

Miele

Gamme Lave-vaisselle

Édition Avril 2022

Miele. Immer Besser.*



*Toujours mieux



AutoDos

**Exclusivité
Miele**

Système de lavage exclusif
D'excellents résultats : AutoDos est le premier système de dosage automatique au monde avec PowerDisk intégré¹. Le lave-vaisselle et les granulés exclusifs deviennent ainsi un système parfaitement ajusté – le dosage idéal intervient

au moment opportun. En toute liberté : Le PowerDisk suffit pour 20 cycles de lavage², sans remplissage. Il dose ainsi une quantité idéale de poudre granulée, à chaque fois.

¹ Brevets : EP2798995, US9962062

² Dans le programme ECO 50 °C

Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Les points forts des lave-vaisselle Miele*



Exclusivité Miele Aménagement des paniers FlexLine
Flexibilité et confort : réglage facile, placement modulable et résultats de lavage parfaits.




Exclusivité Miele Miele@home
Facilitez-vous la vie : Mettez vos appareils électroménagers en réseau avec Miele@home – pour plus de possibilités.



QuickPowerWash
Programme court : résultats parfaits pour de la vaisselle normalement sale en 58 minutes.



Technologie EcoPower
Économies d'eau et d'énergie : alimentation d'eau intelligente pour préserver les ressources.



Hygiène testée
L'hygiène pure : Tous les lave-vaisselle Miele éliminent plus de 99,9 % des virus¹⁾.

* Équipements selon le modèle

¹⁾ Conformément à la certification délivrée par l'Institut d'hygiène et de virologie intégratives concernant l'élimination des virus enveloppés et non enveloppés (par ex. coronavirus, grippe ou norovirus) au cours des programmes testés Hygiène et Intensif, en utilisant le PowerDisk/ les pastilles UltraTabs. Des précisions sur les critères de test sont disponibles sur <https://www.miele.com/g7000-c>.

Glossaire des pictogrammes

Tous les pictogrammes des lave-vaisselle en un coup d'œil



Efficacité énergétique

Les classes d'efficacité énergétique indiquées vont de A à G.



Niveau sonore

Le niveau sonore du lave-vaisselle le plus silencieux est de 38 dB en programme Extra silencieux.



Nettoyage des couverts

Le tiroir MultiFlex 3D breveté¹⁾ offre un confort parfait pour répondre aux exigences les plus élevées. Polyvalent et réglable en hauteur, en largeur et en profondeur.



Le tiroir à couverts 3D+ breveté²⁾ est réglable en hauteur, en largeur et en profondeur. Rangée de pointes rabattable au milieu pour les couverts longs et fins.



Le tiroir à couverts 3D breveté³⁾ est réglable en hauteur, en largeur et en profondeur.



Tous les couverts sont disposés séparément de manière à ce que le lavage et le séchage soient efficaces.



Même dans le lave-vaisselle de 45 cm, les couverts sont lavés parfaitement et en même temps avec soin.



Possibilité de fixer sur les rangées de pointes avant du panier inférieur



AutoDos

Dosage automatique (AutoDos) de détergent pour des résultats de nettoyage optimaux et un confort maximal.



BrilliantLight

Quatre LED puissantes assurent un éclairage parfait de la cuve du lave-vaisselle.



Concept de bandeau

Commande simple et rapide par simple balayage de l'écran tactile.



Commande simple et rapide par simple balayage de l'écran tactile totalement intégré.


¹⁾ Brevet : DE102008062761B3, EP2433549B1

²⁾ Brevet : DE102008062761B3, EP2201887B1

³⁾ Brevet : EP 2201887B1, DE 102008062761B3

Lave-vaisselle posables


Lave-vaisselle posables
(dim. : H 80,5-87 x L 59,8 x P 57 cm)



G 5023 SC (Excellence)

- Tiroirs à couverts, 14 couverts
- **Paniers FlexLine ExtraComfort**
- 5 prog. (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash 65°C)
- Option Express, Séchage +
- Fermeture de porte ComfortClose
- **Supports FlexCare avec emboûts silicone**
- Départ différé, affichage temps restant
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 95 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)

949,99 €* + 8 € éco-part = 957,99 €**



G 5023 SC Front Inox (Excellence)

- Tiroirs à couverts, 14 couverts
- **Paniers FlexLine ExtraComfort**
- 5 prog. (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash 65°C)
- Option Express, Séchage +
- Fermeture de porte ComfortClose
- **Supports FlexCare avec emboûts silicone**
- Départ différé, affichage temps restant
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 95 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)

1049 €* + 8 € éco-part = 1057 €**



G 5223 SC (Excellence)

- **Tiroir à couverts 3D Multiflex**, 14 couverts
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- 5 progs. (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, QuickPowerWash 65°C)
- **Séchage AutoOpen**, SensorDry
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affichage temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare avec emboûts silicone
- **Classe énergétique: C**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: **74 kWh**
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)

1099 €* + 8 € éco-part = 1107 €**

Lave-vaisselle posables


Lave-vaisselle posables
(dim. : H 80,5-87 x L 59,8 x P 57 cm)



G 5223 SC Front Inox (Excellence)

- **Tiroir à couverts 3D Multiflex, 14 couverts**
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- 5 progs. (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, QuickPowerWash 65°C)
- Séchage AutoOpen, SensorDry
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affichage temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare avec emboûts silicone
- **Classe énergétique: C**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: **74 kWh**
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)

1199 €* + 8 € éco-part = 1207 €**



G 7020 SC (Classic)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- Paniers FlexLine ComfortPlus
- **8 prog.** (ECO, Auto, **PowerWash 60°**, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, **Extra Silencieux 40 dB, Entretien machine**)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, **Brilliant GlassCare**
- Options : **IntenseZone**, Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- **Eco Feedback**
- **Classe énergétique : B**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : **64 kWh**
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : **8,4 L** (à partir de 6 L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception : B)

1199 €* + 8 € éco-part = 1207 €**






G 7020 SC Front Inox (Classic)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- Paniers FlexLine ComfortPlus
- **8 prog.** (ECO, Auto, **PowerWash 60°**, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, **Extra Silencieux 40 dB, Entretien machine**)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, **Brilliant GlassCare**
- Options : **IntenseZone**, Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- **Eco Feedback**
- **Classe énergétique : B**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : **64 kWh**
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : **8,4 L** (à partir de 6 L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception : B)

1299 €* + 8 € éco-part = 1307 €**

Lave-vaisselle posables

Lave-vaisselle posables
(dim. : H 80,5-87 x L 59,8 x P 57 cm)



G 7110 SC AutoDos (Excellence)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **WifiConn@ct avec MobileControl**
- Paniers FlexLine ComfortPlus
- 8 prog. (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, Entretien machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : IntenseZone, Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique : B
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : 64 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,4 L (à partir de 6 L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception : B)**

1299 €* + 8 € éco-part = 1307 €**

G 7223 SC (Excellence)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **Paniers FlexLine MaxiComfort**
- 8 prog. (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, Entretien machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : IntenseZone, Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Eco Feedback
- **Classe énergétique : A**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : 54 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,4 L (à partir de 6 L en programme Auto)
- Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception : B)

1299 €* + 8 € éco-part = 1307 €**

G 7110 SC AutoDos Front Inox (Excellence)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **WifiConn@ct avec MobileControl**
- Paniers FlexLine ComfortPlus
- 8 prog. (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, Entretien machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : IntenseZone, Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique : B
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : 64 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,4 L (à partir de 6 L en programme Auto)
- Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception : B)

1399 €* + 8 € éco-part = 1407 €**

Lave-vaisselle posables

Lave-vaisselle posables
(dim. : H 80,5-87 x L 59,8 x P 57 cm)



G 7223 SC Front Inox (Excellence)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **Paniers FlexLine MaxiComfort**
- 8 prog. (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, Entretien machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : IntenseZone, Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Eco Feedback
- **Classe énergétique : A**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : **54 kWh**
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,4 L (à partir de 6 L en programme Auto)
- Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception : B)

1399 €* + 8 € éco-part = 1407 €**



G 7423 SC AutoDos (Excellence)

- Tiroir à couverts 3D Multiflex, 14 couverts
- Paniers FlexLine MaxiComfort
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **WifiConn@ct avec MobileControl**
- Porte sécurité enfant
- 8 Programmes : ECO, Automatique, Intensif 75°, QuickPowerWash, ExtraSilencieux 38 dB, Hygiène, Entretien machine, Power-Wash 60°
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brillant GlassCare
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Options : AutoDos, IntenseZone, Express
- Eco Feedback
- Fermeture de porte ComfortClose
- Classe énergétique : A
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : 54 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle : 8,4l (à partir de 6 L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 42 dB(a) (classe de perception : B)**

1499 €* + 8 € éco-part = 1507 €**



G 7423 SC AutoDos Full Inox (Excellence)

- Tiroir à couverts 3D Multiflex, 14 couverts
- Paniers FlexLine MaxiComfort
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **WifiConn@ct avec MobileControl**
- Porte sécurité enfant
- 8 Programmes : ECO, Automatique, Intensif 75°, QuickPowerWash, ExtraSilencieux 38 dB, Hygiène, Entretien machine, Power-Wash 60°
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brillant GlassCare
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Options : AutoDos, IntenseZone, Express
- Eco Feedback
- Fermeture de porte ComfortClose
- Classe énergétique : A
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : 54 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle : 8,4l (à partir de 6 L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 42 dB(a) (classe de perception : B)**

1849 €* + 8 € éco-part = 1857 €**

Lave-vaisselle prêts à encastrer

Lave-vaisselle prêts à encastrer 60 cm
(dim. : H 80,5-87 x L 59,8 x P 57 cm)



G 5000 SCU (Classic)


- Tiroir à couverts, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 95 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

Blanc

899,99 €* + 8 € éco-part = 907,99 €**

Inox

1099 €* + 8 € éco-part = 1107 €**



G 5210 SCU (Classic)

- **Tiroir à couverts 3D MultiFlex**, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- **Séchage AutoOpen, SensorDry**
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare
- **Classe énergétique: C**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1299 €* + 8 € éco-part = 1307 €**




G 7410 SCU (Classic)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **WifiConn@ct avec MobileControl**
- **Paniers FlexLine ExtraComfort**
- **8 prog.** (ECO, Auto, **PowerWash 60°**, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, **Extra Silencieux 40 dB, Entretien machine**)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : **IntenseZone**, Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Eco Feedback
- **Classe énergétique : A**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : **54 kWh**
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,4 L (à partir de 6 L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 42 dB(a) (classe de perception : B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1899 €* + 8 € éco-part = 1907 €**

Lave-vaisselle prêts à encastrer

G 5xxx SCU, G 7xxx SCU



- 1) Hauteur du socle 35-155 mm,
- 2) hauteur de socle 100-220 mm,
- 3) Hauteur d'appareil max. 930 mm avec équipement hauteur de socle -1

Lave-vaisselle intégrables

Lave-vaisselle intégrables 60 cm
(dim. : H 80,5-87 x L 59,8 x P 57 cm)



G 5000 SCi (Design)

- Tiroir à couverts, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 95 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

Blanc

1099 €* + 8 € éco-part = 1107 €**

Inox anti-traces


1199 €* + 8 € éco-part = 1207 €**



G 5002 SCi Inox (Prestige)

- Tiroir à couverts, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 95 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception: B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1199 €* + 8 € éco-part = 1207 €**



G 5210 SCi (Design)

- **Tiroir à couverts 3D Multiflex**, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- **Séchage AutoOpen, SensorDry**
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare
- **Classe énergétique: C**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

Blanc




1249 €* + 8 € éco-part = 1257 €**

Inox anti-traces

1349 €* + 8 € éco-part = 1357 €**

Lave-vaisselle intégrables

Lave-vaisselle intégrables 60 cm
(dim. : H 80,5-87 x L 59,8 x P 57 cm)



G 5212 SCi Noir Obsidien (Prestige)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- Séchage AutoOpen, SensorDry
- Option Express, Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose, Supports FlexCare
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception: B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1249 €* + 8 € éco-part = 1257 €**

G 7020 SCi (Design)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **Paniers FlexLine ComfortPlus**
- **8 prog.** (ECO, Auto, **PowerWash 60°**, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, **Extra Silencieux 40 dB, Entretien machine**)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, **Brilliant GlassCare**
- Options : **IntenseZone**, Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- **Eco Feedback**
- **Classe énergétique : B**
- **Consommation d'énergie pour 100 cycles : 64 kWh**
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6 L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception : B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)


Blanc

1499 €* + 8 € éco-part = 1507 €**

Inox anti-traces

1599 €* + 8 € éco-part = 1607 €**

Lave-vaisselle intégrables



G 7110 SCi AutoDos (Prestige)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **WifiConn@ct avec MobileControl**
- Paniers FlexLine ComfortPlus
- 8 prog. (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, Entretien machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : IntenseZone, Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique : B
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : 64 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6 L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception : B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

Blanc

1749 €* + 8 € éco-part = 1757 €**.

Inox anti-traces

1849 €* + 8 € éco-part = 1857 €**

G 7200 SCi (Design)


- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- Paniers FlexLine ComfortPlus
- Porte sécurité enfant
- 8 Programmes : ECO, Automatique, Intensif 75°, QuickPowerWash, Fragile 45°, Extra Silencieux 40 dB, Entretien Machine, **Hygiene 70°C, PowerWash 60°**
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Affichage du temps restant
- Options: IntenseZone, Express
- Eco Feedback
- Fermeture de porte ComfortClose
- **Classe énergétique: A**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: **54 kWh**
- **Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,4 L**
- 43 dB (a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

Noir

1749 €* + 8 € éco-part = 1757 €**.

Inox anti-traces

1849 €* + 8 € éco-part = 1857 €**




Lave-vaisselle intégrables



G 7410 SCi Noir Inox Autodos (Design)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **WifiConn@ct avec MobileControl**
- **Paniers FlexLine ExtraComfort**
- 10 prog. (ECO, Automatic, Intensif 75°, QuickPowerWash, Fragile 45°, Extra Silencieux 40 dB, Entretien Machine, Hygiene 70°, PowerWash 60°, Economique Solaire)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : IntenseZone, Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Eco Feedback
- **Classe énergétique : A**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : **54 kWh**
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,4 L (à partir de 6 L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 42 dB(a) (classe de perception : B)**

1999 €* + 8 € éco-part = 2007 €**



G 7610 SCi AutoDos (Prestige)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- Paniers Flexline ExtraComfort
- **Wifi Conn@ct avec MobileControl**
- 13 prog. (ECO, Automatic, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, **Extra Silencieux 38 dB**, Entretien Machine, Hygiene 70°C, **Economique solaire, Pâtes/ Paëlla, Verres à bière**)
- **Eclairage LED BrilliantLight**
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Affichage du temps restant
- Options: IntenseZone, Express
- Eco Feedback
- Fermeture de porte ComfortClose
- **Classe énergétique: A**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 54 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,4 L
- **Niveau sonore : 41 dB(a) (classe de perception: B)**

2599 €* + 8 € éco-part = 2607 €**

Lave-vaisselle totalement intégrables

Lave-vaisselle totalement intégrables 60 cm

(dim. : H 80,5-87 x L 59,8 x P 57 cm; dim. XXL : H 84,5 - 91 x L 59,8 x P 57 cm)




G 5050 SCVi (Design)

- Tiroirs à couverts, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 prog. (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash 65°C)
- Option Express, Séchage +
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare
- Départ différé, affichage temps restant
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 95 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)


1099 €* + 8 € éco-part = 1107 €**

G 5xxx SCVi



- 1) Hauteur du socle 35-155 mm,
- 2) Hauteur de socle 100-220 mm,
- 3) Hauteur d'appareil max. 930 mm avec équipement hauteur de socle -1

G 5xxx SCVi XXL



- 1) Hauteur du socle 35-155 mm,
- 2) Hauteur de socle 100-220 mm,
- 3) Hauteur d'appareil max. 970 mm avec équipement hauteur de socle -1




G 5055 SCVi XXL (Design)

- Tiroir à couverts, 14 couverts
- Panier FlexLine Comfort
- 5 prog. (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash 65°C)
- Option Express, Séchage +
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare
- Départ différé, affichage temps restant
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 95 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1149 €* + 8 € éco-part = 1157 €**

Lave-vaisselle totalement intégrables



G 5073 SCVi (Prestige)

- Tiroirs à couverts, 14 couverts
- **Paniers FlexLine ExtraComfort**
- 5 prog. (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash 65°C)
- Option Express, Séchage +
- Fermeture de porte ComfortClose
- **Supports FlexCare avec emboûts silicone**
- Départ différé, affichage temps restant
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 95 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1099 €* + 8 € éco-part = 1107 €**

G 5078 SCVi XXL (Prestige)

- Tiroirs à couverts, 14 couverts
- **Paniers FlexLine ExtraComfort**
- 5 prog. (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash 65°C)
- Option Express, Séchage +
- Fermeture de porte ComfortClose
- **Supports FlexCare avec emboûts silicone**
- Départ différé, affichage temps restant
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 95 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1149 €* + 8 € éco-part = 1157 €**



G 5260 SCVi (Design)

- **Tiroir à couverts 3D Multiflex**, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 progs. (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, QuickPowerWash 65°C, Fragile 45°)
- Option Express, Séchage +, **Séchage AutoOpen, SensorDry**
- Départ différé, affichage temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose Supports FlexCare
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)


1299 €* + 8 € éco-part = 1307 €**

G 5265 SCVi XXL (Design)

- **Tiroir à couverts 3D MultiFlex**, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- Option Express, Séchage +, **Séchage AutoOpen, SensorDry**
- Départ différé, affichage du temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose, Supports FlexCare
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6 L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1349 €* + 8 € éco-part = 1357 €**

Lave-vaisselle totalement intégrables



G 5273 SCVi (Prestige)

- Tiroir à couverts 3D Multiflex, 14 couverts
- **Paniers FlexLine ExtraComfort**
- 5 progs. (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, QuickPowerWash 65°C, Fragile 45°)
- Séchage AutoOpen, SensorDry
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affichage temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- **Supports FlexCare avec emboûts silicone**
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1299 €* + 8 € éco-part = 1307 €**

G 5278 SCVi XXL (Prestige)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex , 14 couverts
- **Paniers FlexLine ExtraComfort**
- 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C), Séchage AutoOpen, SensorDry
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- **Supports FlexCare avec emboûts silicone**
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1349 €* + 8 € éco-part = 1357 €**

G 7060 SCVi (Design)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- Paniers FlexLine ComfortPlus
- **8 prog.** (ECO, Auto, **PowerWash 60°**, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, **Extra Silencieux 40 dB, Entretien machine**)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, **Brilliant GlassCare**
- Options : **IntenseZone**, Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Eco Feedback
- **Classe énergétique : B**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : **64 kWh**
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,4 L (à partir de 6 L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception : B)


1399 €* + 8 € éco-part = 1407 €**



G 7065 SCVi XXL (Design)

- Tiroir à couverts 3D Multiflex, 14 couverts
- Paniers ComfortPlus
- 8 programmes (ECO, Automatic, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, Entretien Machine, Express)
- Options: IntenseZone, Brilliant GlassCare, Séchage +
- Eco Feedback
- Fermeture de porte ComfortClose
- Classe énergétique: B
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 64 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,4 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)


1449 €* + 8 € éco-part = 1457 €**



G 7160 SCVi AutoDos (Design)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **WifiConn@ct avec MobileControl**
- Paniers FlexLine ComfortPlus
- 8 prog. (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, Entretien machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : IntenseZone, Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique : B
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : 64 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6 L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception : B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1499 €* + 8 € éco-part = 1507 €**



G 7165 SCVi XXL AutoDos (Design)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **WifiConn@ct avec MobileControl**
- Paniers FlexLine ComfortPlus
- 8 prog. (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, Entretien machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : IntenseZone, Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique : B
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : 64 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6 L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception : B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

11549 €* + 8 € éco-part = 1557 €**


Lave-vaisselle totalement intégrables



G 7273 SCVi (Prestige)

- Tiroir3D Multiflex, 14 couverts
- **Paniers FlexLine MaxiComfort**
- 8 programmes (ECO, Automatic, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, Entretien Machine, Express)
- Options: IntenseZone, Brilliant GlassCare, Séchage +
- Eco Feedback
- Fermeture de porte ComfortClose
- **Classe énergétique: A**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: **54 kWh**
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,4 L (à partir de 6L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception: B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)


1499 €* + 8 € éco-part = 1507 €**



G 7255 SCVi XXL (Design)

- Tiroir3D Multiflex, 14 couverts
- Paniers Flexline Comfort Plus
- 8 programmes (ECO, Automatic, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, Entretien Machine, Express)
- IntenseZone-Brilliant GlassCare
- Options: IntenseZone, Brilliant GlassCare, Séchage +
- Eco Feedback
- Fermeture de porte ComfortClose
- Classe énergétique: A
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 54 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,4 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1549 €* + 8 € éco-part = 1557 €**



G 7473 SCVi AutoDos (Prestige)

- Tiroir3D Multiflex, 14 couverts
- **Paniers FlexLine MaxiComfort**
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **WifiConn@ct avec MobileControl**
- 11 prog. (ECO, Automatic, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Hygiène 70°, Extra Silencieux 40 dB, Entretien Machine, Express, Economique Solaire)
- Options: intenseZone, Brilliant GlassCare, Séchage+, Express
- Eco Feedback
- Fermeture de porte ComfortClose
- Classe énergétique: A
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 54 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,4 L (à partir de 6L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 42 dB(a) (classe de perception: B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1799 €* + 8 € éco-part = 1807 €**

Lave-vaisselle totalement intégrables



G 7478 SCVi XXL AutoDos (Prestige)

- Tiroir 3D Multiflex, 14 couverts
- **Paniers FlexLine MaxiComfort**
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **WifiConn@ct avec MobileControl**
- 11 prog. (ECO, Automatic, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Hygiene 70°, Extra Silencieux 40 dB, Entretien Machine, Express, Economique Solaire)
- Options: intenseZone, Brilliant GlassCare, Séchage+, Express
- Eco Feedback
- Fermeture de porte ComfortClose
- Classe énergétique: A
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 54 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,4 L (à partir de 6L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 42 dB(a) (classe de perception: B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1849 €* + 8 € éco-part = 1857 €**



G 7660 SCVi AutoDos (Prestige)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **Paniers FlexLine MaxiComfort**
- Wifi Conn@ct avec MobileControl
- **13 prog.** : ECO, Automatic, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, **Extra Silencieux 38 dB**, Entretien Machine, Hygiene 70°C, Economique solaire, **Pâtes/Paëlla, Verres à bière**
- **Eclairage LED BrilliantLight**
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Affichage du temps restant
- Options: IntenseZone, Express
- Eco Feedback
- Fermeture de porte ComfortClose
- Classe énergétique: A
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 54 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,4 L
- **Niveau sonore : 41 dB(a) (classe de perception: B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

2299 €* + 8 € éco-part = 2307 €**



G 7665 SCVi XXL AutoDos (Prestige)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **Paniers FlexLine MaxiComfort**
- Wifi Conn@ct avec MobileControl
- **13 prog.** : ECO, Automatic, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, **Extra Silencieux 38 dB**, Entretien Machine, Hygiene 70°C, **Economique solaire, Pâtes/Paëlla, Verres à bière**
- **Eclairage LED BrilliantLight**
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Affichage du temps restant
- Options: IntenseZone, Express
- Eco Feedback
- Fermeture de porte ComfortClose
- Classe énergétique: A
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 54 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,4 L
- **Niveau sonore : 41 dB(a) (classe de perception: B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

2349 €* + 8 € éco-part = 2357 €**

Lave-vaisselle totalement intégrables



G 7690 SCVi AutoDos K20 (Prestige)

- Tiroir 3D Multiflex, 14 couverts
- AutoDos avec PowerDisk®
- Paniers Flexline MaxiComfort
- Wifi Conn@ct avec MobileControl
- **13 prog.** (ECO, Automatic, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 38 dB, Entretien Machine, Economie Solaire, **Pâtes/Paëlla, Verres à bière**)
- Options: IntenseZone, Brilliant GlassCare, Séchage+, Express
- Eclairage LED, Lumière brillante
- Eco Feedback
- Fermeture de porte ComfortClose
- Classe énergétique: A
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 54 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,4 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 41 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

2399 €* + 8 € éco-part = 2407 €**

G 7695 SCVi XXL AutoDos K20 (Prestige)

- Tiroir 3D Multiflex, 14 couverts
- AutoDos avec PowerDisk®
- Paniers Flexline MaxiComfort
- Wifi Conn@ct avec MobileControl
- **13 prog.** (ECO, Automatic, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 38 dB, Entretien Machine, Economie Solaire, **Pâtes/Paëlla, Verres à bière**)
- Options: IntenseZone, Brilliant GlassCare, Séchage+, Express
- Eclairage LED : BrilliantLight
- Eco Feedback
- Fermeture de porte ComfortClose
- Classe énergétique: A
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 54 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,4 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 41 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

2449 €* + 8 € éco-part = 2457 €**

G 7970 SCVi AutoDos K20 (Prestige)

- Tiroir 3D Multiflex, 14 couverts
- AutoDos avec PowerDisk®
- Paniers Flexline MaxiComfort
- Wifi Conn@ct avec MobileControl
- **Bandeau tactile MTouch Vi**
- **13 prog.** (ECO, Automatic, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, Extra Silencieux 38 dB, Entretien Machine, Economie Solaire, Pâtes/Paëlla/Raclette, Verres à bière)
- Options: IntenseZone, Brilliant GlassCare, Séchage+, Express
- Eclairage LED : BrilliantLight
- Eco Feedback
- Fermeture de porte ComfortClose
- Classe énergétique: A
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 54 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,4 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 41 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

2999 €* + 8 € éco-part = 3007 €**

Lave-vaisselle totalement intégrables




G 7975 SCVi XXL AutoDos K20 (Prestige)

- Tiroir 3D Multiflex, 14 couverts
- AutoDos avec PowerDisk®
- Paniers Flexline MaxiComfort
- WifiConn@ct avec MobileControl
- **Bandeau tactile MTouch Vi**
- 13 prog. (ECO, Automatic, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, Extra Silencieux 38 dB, Entretien Machine, Economie Solaire, Pâtes/Paëlla, Sans panier supérieur 65°)
- Options: IntenseZone, Brilliant GlassCare, Séchage+, Express
- Eclairage LED : BrilliantLight
- Eco Feedback
- Fermeture de porte ComfortClose
- Classe énergétique: A
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 54 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,4 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 41 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

3049 €* + 8 € éco-part = 3057 €**

Lave-vaisselle 45 cm Intégrables

Lave-vaisselle 45 cm intégrables



G 5430 Sci SL (Design)


- Tiroir à couverts, 9 couverts
- 5 programmes (Eco 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affich. du temps restant
- Perfect GlassCare, Reconnaissance de produit lessiviel
- Classe énergétique: F
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 78 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1199 €* + 8 € éco-part = 1207 €**

G 5430 Sci SL (Design)


- Tiroir à couverts, 9 couverts
- 5 programmes (Eco 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affich. du temps restant
- Perfect GlassCare, Reconnaissance de produit lessiviel
- Classe énergétique: F
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 78 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1299 €* + 8 € éco-part = 1307 €**



Lave-vaisselle 45 cm totalement intégrables

Lave-vaisselle 45 cm totalement intégrables



G 5481 SCVi SL (Design)

- Tiroir à couverts, 9 couverts
- 5 programmes (Eco 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affich. du temps restant
- Perfect GlassCare, Reconnaissance de produit lessiviel
- Classe énergétique : F
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 78 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)


1399 €* + 8 € éco-part = 1407 €**



G 5690 SCVi SL (Design)


- Tiroir à couverts, 9 couverts
- **7 programmes** (Eco 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C, PowerWash 60°C, Extra-Silencieux 40dB)
- Option Express, **Intense Zone**, Séchage+
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- Départ différé, affich. du temps restant
- Perfect GlassCare, FlexAssist, Reconnaissance de produit lessiviel
- **Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare**
- Classe énergétique: D
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 62 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 7,7 L (à partir de 6L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 44 dB(a) (classe de perception: B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1649 €* + 8 € éco-part = 1657 €**




G 5890 SCVi SL (Design)

- Idem G 5690 SCVi SL
 - **8 programmes (idem + Hygiene 70°C)**
 - **Paniers FlexLine MaxiComfort**
 - **Wifi Conn@ct avec MobileControl**
 - **Classe énergétique: C**
 - Consommation d'énergie pour 100 cycles: 55 kWh
 - Consommation d'eau pour un cycle Eco : 7,7 L (à partir de 6L en programme Auto)
 - **Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception: B)**
- 1899 €* + 8 € éco-part = 1907 €****



PROFILINE


LAVE-VAISSELLE PROFILINE



PFD 100

- Posable
- Pour réaliser 3 cycles par jour
- Panier à couverts, 13 couverts
- Panier MaxiComfort
- FlexAssist, FlexCare, Perfect GlassCare
- 8 programmes (court, universel, intensif, plastiques, verres, hygiène, pré-rinçage, ECO)
- Départ différé, temps restant
- WifiConn@ct
- Raccordement eau froide ou chaude
- Branchement monophasé
- Classe énergétique: E, 45dB(A), Conso/cycle 0,927 kWh - 13,8 l
- Dim H x L x P = 82-87 x 60 x 60 cm

2598 €



PFD 101

- Posable
- Pour réaliser 3 à 6 cycles par jour, Cycle court 17 min
- Panier à couverts, 13 couverts
- Panier MaxiComfort
- FlexAssist, FlexCare, Perfect GlassCare
- 8 programmes (court, universel, intensif, plastiques, verres, hygiène, pré-rinçage, ECO)
- Départ différé, temps restant
- WifiConn@ct
- Raccordement eau froide ou chaude
- Branchement monophasé **ou triphasé**
- Classe énergétique: E, 45dB(A), Conso/cycle 0,927 kWh - 13,8 l
- Dim H x L x P = 82-87 x 60 x 60 cm

3342 €

PFD 101 U

3414 €



PFD 101 i

- Intégrable
- Pour réaliser 3 à 6 cycles par jour, Cycle court 17 min
- Panier à couverts, 13 couverts
- Panier MaxiComfort
- FlexAssist, FlexCare, Perfect GlassCare
- **Brillant Light**
- 8 programmes (court, universel, intensif, plastiques, verres, hygiène, pré-rinçage, ECO)
- Départ différé, temps restant
- WifiConn@ct
- Raccordement eau froide ou chaude
- Branchement monophasé ou triphasé
- Classe énergétique: E, 45dB(A), Conso/cycle 0,927 kWh - 13,8 l
- Dim H x L x P = 82-87 x 60 x 57 cm

3840 €

PROFILINE



PFD 104 SCVi XXL

- Tout intégrable
- Pour réaliser 3 à 6 cycles par jour,
Cycle court 17min
- **Tiroir à couverts 3D+**, 14 couverts
- Paniers MaxiComfort
- WifiConn@ct
- 8 programmes (court, universel, intensif, plastiques, verres, hygiène, pré-rinçage, ECO)
- Classe énergétique: E, 45 dB(A),
Conso/cycle 0,927 kWh - 13,8 l
- H x L x P = 845 x 598 x 570 mm

5274 €

Produits de lavage pour lave-vaisselle Miele



UltraTabs All in 1 60 pièces

Pour d'excellents résultats dans les lave-vaisselle Miele.

- Ultra-performance grâce aux enzymes spécialement conçues pour la vaisselle
- Des résultats étonnants même avec les résidus incrustés
- Pas d'emballage à enlever, se dissout intégralement dans l'eau
- Avec plusieurs fonctions telles que produit de rinçage, sel, protection des verres et QuickPowerWash
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele.

Réf. 11259430

19,99 €*
(1 Tab = 0,33 €)



UltraTabs HyClean 30 pièces

Hygiene Tabs pour d'excellents résultats de lavage avec les lave-vaisselle Miele.

- Élimine 99,9 % des champignons, virus et bactéries
- Convient particulièrement aux personnes allergiques
- Pas d'emballage à enlever, se dissout intégralement dans l'eau
- Avec plusieurs fonctions telles que produit de rinçage, sel, protection des verres et QuickPowerWash
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele

Réf. 11347510

15,99 €*
(1 Tab = 0,50 €)



UltraTabs All in 1 ECO 60 pièces

Des tablettes alliant efficacité et écologie pour une performance de nettoyage intelligente même à des températures basses inférieures à 50 °C.

- Sans parfum, ni colorant, ni conservateur
- Avec des ingrédients d'origine végétale
- Biodégradable
- Propriétés écologiques certifiées par l'écolabel Cygne Blanc
- Pas d'emballage à enlever, se dissout intégralement dans l'eau
- Avec plusieurs fonctions telles que produit de rinçage, sel, protection des verres et QuickPowerWash
- Sans protection de l'argent

Réf. 11884160

19,99 €*
(1 Tab = 0,33 €)



Poudre de lavage 1,4 kg

Pour les meilleurs résultats de lavage. Avec aide au dosage intégrée.

- Avec oxygène actif pour une propreté impeccable
- Contient des enzymes spéciales – efficaces même à basses températures
- Formule spéciale anticorrosion pour la protection du verre
- Très économique – pour env. 100 cycles de lavage
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele.

Réf. 10528360

19,99 €*
(1 kg = 14,28 €)



Recharge de détergent en poudre, 1 kg

Pour des résultats de lavage exceptionnels et un dosage sur mesure.

- Avec oxygène actif pour une propreté impeccable
- Contient des enzymes spéciales – efficaces même à basses températures
- Formule spéciale anticorrosion pour la protection du verre
- Très économique – pour env. 70 cycles de lavage
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele.

Réf. 10528500

12,99 €*
(1 kg = 12,99 €)



Kit de dosage de poudre de lavage

Avec 3,4 kg de poudre et aide au dosage intégrée.

- Avec oxygène actif pour une propreté irréprochable
- Avec enzymes spéciales – efficace même à basses températures
- Formule spéciale anticorrosion pour la protection du verre
- Très économique – pour env. 240 cycles de lavage
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele

Réf. 10528530

39,49 €*
(1 kg = 11,61 €)



Produit de rinçage 500 ml

Un éclat sans pareil pour vos verres

- Facilite le séchage de votre vaisselle
- Avec formule anticorrosion pour la protection du verre
- Avec bouchon spécial pour un dosage précis et simple
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique

Réf. 11772100

8,49 €*
(1 L = 15,98 €)

Sel régénérant 1,5 kg

Pour un fonctionnement et des performances optimales de votre lave-vaisselle Miele

- Gros grains – parfaitement adaptés aux lave-vaisselle Miele
- Protège le lave-vaisselle et la vaisselle du calcaire dangereux
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele.

Réf. 10248530

3,29 €*
(1 Kg = 1,99 €)

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.

¹⁾ Le matériau de base des flacons de produit de rinçage est composé à 100 % de plastique recyclé



Exclusivité mondiale :

Dosage automatique avec PowerDisk intégré



Pour une plus grande durabilité :



Le matériau de base des capsules PowerDisk de Miele est composé à 100 % de plastique recyclé.

Système de nettoyage de qualité supérieure, liberté hors normes !

Découvrez d'excellents résultats de nettoyage avec notre innovation : le premier système de dosage automatique au monde avec PowerDisk intégré s'appelle AutoDos, une innovation Miele. Nos lave-vaisselle et notre poudre granulée exclusive ont été développés ensemble pour former un duo à la performance inégalée. La poudre granulée est dosée automatiquement en fonction du programme sélectionné, à la juste quantité et au moment opportun. Ce système permet également de réaliser plusieurs dosages au cours d'un programme. Avec le programme « Automatic », le capteur mesure le degré de salissure et le dosage est adapté en conséquence.

Inutile de penser au détergent à chaque lavage : La technologie de dosage innovante avec PowerDisk contient de la poudre granulée pour 20 cycles de lavage² en moyenne, soit environ un mois d'utilisation. Profitez de votre liberté ! Et profitez davantage encore grâce à la fonction AutoStart : Une seule programmation suffit, et le premier lave-vaisselle autonome au monde se met en marche automatiquement à l'heure voulue, le jour voulu. Il suffit de garder la porte fermée. Votre quotidien devient plus facile et vous profitez d'un confort inédit.





**PowerDisk All in 1,
400 g**

Produit de lavage de qualité dans les lave-vaisselle avec la fonction AutoDos

- Poudre granulée Miele exclusive
- Avec fonction produit de rinçage et sel
- Propreté irréprochable grâce à l'oxygène actif
- Dosage automatique pour 1 mois environ (20 cycles de lavage¹⁾)
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele.

Réf. 11841430 11,99 €*
(100 g = 2,75 €)



**PowerDisk All in 1 ECO
400 g**

Produit lave-vaisselle écologique avec AutoDos

- Détergent en poudre Miele exclusif et écologique
- Sans parfums ni colorants
- Propreté irréprochable grâce à l'oxygène actif
- Dosage automatique pour 1 mois env. (20 cycles de lavage/disque)
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele

Réf. 11868960 11,99 €*
(100 g = 2,75 €)



**PowerDisk All in 1
Pack de 6 pièces**

Produit de lavage pour les lave-vaisselle avec la fonction AutoDos. Pack à un prix avantageux.

Réf. 11841250 59,99 €*
(100 g = 2,75 €)



**PowerDisk All in 1 ECO
pack de six pièces**

produit lave-vaisselle écologique avec AutoDos. Pack à un prix avantageux.

Réf. 11868770 59,99 €*
(100 g = 2,75 €)

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.

¹⁾ Le matériau de base des porte-capsules est composé à 100 % de plastique recyclé

²⁾ Dans le programme ECO 50 °C



Panier à couverts pour panier inférieur GBU 5000

Offre davantage de place pour les couverts dans le panier inférieur

- Panier à couverts à position variable dans le panier inférieur
- Idéal pour y placer les ustensiles encombrants
- Compatible avec les lave-vaisselle Miele des générations 4000, 5000, 6000, 6000 EcoFlex et 7000

Réf. 9614020

43,99 €*



Tôle d'encastrement pour encastrement sous plan lave-vaisselle UBS G 60-1

Pour l'encastrement sous plan optimal d'un lave-vaisselle posable

- 1 appareil avec 2 possibilités d'installation pour s'adapter à vos besoins
- Contenu : patins, socle réglable en profondeur et protection anti-buée
- Compatible avec les lave-vaisselle posables Miele de 60 cm de large des générations 4000, 5000, 6000 et 6000 EcoFlex

Réf. 6390810

65,99 €*



Accessoires pour lave-vaisselle

Habillage frontal

Désignation des modèles	Largeur x hauteur	60 cm	45 cm	Couleur de la façade	Série G 7xx0	Série G 7xx5 XXL	Série G 6xx0	Série G 6xx5 XXL	Série G 5xx0	Série G 5xx5 XXL	Série G 4xx0	Série G 4xx5 XXL	PG 8131 i	PG 8132 Sci XXL	PG 8133 SCVi XXL	Référence	
Habillage frontal pour lave-vaisselle complètement intégrés																	
GFVi 613/72 PureLine	600 x 715 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•				•	9635930
GFVi 613/77 PureLine	600 x 765 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•				•	9635950
GFVi 702/72 PureLine	600 x 715 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•							10986760
GFVi 702/77 PureLine	600 x 765 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•							10986770
GFVi 612/72 ContourLine	600 x 715 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•				•	9635920
GFVi 612/77 ContourLine	600 x 765 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•				•	9635940
GFVi 703/72 ContourLine	600 x 715 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•							10986780
GFVi 703/77 ContourLine	600 x 765 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•							10986790
GFVi 603/72 sans perçage	600 x 715 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•					7160740
GFVi 603/77 sans perçage	600 x 765 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•					7160760
GFVi 701/72 sans perçage	600 x 715 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•							10986740
GFVi 701/77 sans perçage	600 x 765 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•							10986750
GFVi 453/72	450 x 715 mm		•	Inox antitrace								•					7160840
GFVi 453/72-7	450 x 715 mm		•	Inox antitrace					•								11526970
GFVi 453/77-7	450 x 76 mm		•	Inox antitrace					•								11573740
Habillage frontal pour lave-vaisselle intégrables																	
GFV 60/57-1	600 x 570 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•	•	•			7149240
GFV 60/57-7	600 x 570 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•							10986710
GFV 60/60-1	600 x 600 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•	•	•			7160640
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•							10986720
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Blanc brillant	•	•			•	•							10986690
GFV 60/62-1	600 x 620 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•	•	•			7160660
GFV 60/65-1	600 x 650 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•	•	•			7160710
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•							10986730
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Blanc brillant	•	•			•	•							10986700
GFV 45/60-1	450 x 600 mm		•	Inox antitrace								•					7160830
GFV 45/60-7	450 x 600 mm		•	Inox antitrace					•								11526950
GFV 45/60-7	450 x 600 mm		•	Blanc brillant					•								11526930
GFV 45/65-7	450 x 600 mm		•	Inox antitrace					•								11526960
GFV 45/65-7	450 x 600 mm		•	Blanc brillant					•								11526940
Décoration frontale pour lave-vaisselle intégrables																	
GDU 60/60-1	585 x 605 mm	•		Blanc brillant			•	•			•	•					7160810
GDU 60/60-1	585 x 605 mm	•		Brun foncé			•	•			•	•					6389730
GDU 60/60-1	585 x 605 mm	•		Brun Havane			•	•			•	•					9635960
GDU 60/60-7	585 x 605 mm	•		Brun Havane	•	•			•	•							10986150
GDU 60/60-1	585 x 605 mm	•		Noir			•	•			•	•					6390740
GDU 60/60-7	585 x 605 mm	•		Noir obsidien	•	•			•	•							10986560
GDU 60/65-1	585 x 655 mm	•		Blanc brillant				•				•					7160820
GDU 60/65-1	585 x 655 mm	•		Brun foncé				•				•					6390750
GDU 60/65-1	585 x 655 mm	•		Brun Havane				•				•					9635970
GDU 60/65-7	585 x 655 mm	•		Brun Havane	•				•								10986190
GDU 60/65-1	585 x 655 mm	•		Noir				•				•					6390770
GDU 60/65-7	585 x 655 mm	•		Noir obsidien	•				•								10986570
GDU 45/60	435 x 605 mm		•	Blanc brillant								•					7160850
GDU 45/60	435 x 605 mm		•	Brun foncé								•					6820360



Habillage frontal PureLine pour lave-vaisselle entièrement intégrables

Inox anti-traces avec poignée design PureLine. Serie G 7000.

- Harmonie esthétique parfaite dans la cuisine
 - Nettoyage facile des traces de doigt
 - Avec poignée inox PureLine et matériel de fixation
- | | |
|---|-----------|
| GFVi 702/72 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 72 cm. | |
| Ref. 10986760 | 379,99 €* |
| GFVi 702/77 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 77 cm. | |
| Ref. 10986770 | 379,99 €* |



Habillage frontal ContourLine pour lave-vaisselle entièrement intégrables

Inox anti-traces avec poignée design ContourLine. Serie G 7000.

- Harmonie esthétique parfaite dans la cuisine
 - Avec poignée inox ContourLine et matériel de fixation
- | | |
|---|-----------|
| GFVi 703/72 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 72 cm. | |
| Ref. 10986780 | 379,99 €* |
| GFVi 703/77 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 72 cm. | |
| Ref. 10986790 | 379,99 €* |



Habillage frontal sans perçage pour lave-vaisselle entièrement intégrables

Inox anti-traces sans poignée et sans aiesage. Serie G 7000.

- Harmonie esthétique parfaite dans la cuisine.
 - Adaptation possible au design des poignées de la cuisine
- | | |
|---|-----------|
| GFVi 701/72 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 72 cm. | |
| Ref. 10986740 | 379,99 €* |
| GFVi 701/77 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 77 cm. | |
| Ref. 10986750 | 379,99 €* |



Habillage frontal pour lave-vaisselle intégrables

Harmonie esthétique parfaite entre habillage frontal et bandeau de commande

- | | |
|---|-----------|
| GFV 60/57-7, Largeur 60 cm. Hauteur 57 cm. | |
| Ref. 10986710 | 259,99 €* |
| GFV 60/60-7 inox, Largeur 60 cm. Hauteur 60 cm. | |
| Ref. 10986720 | 259,99 €* |
| GFV 60/60-7 blanc brillant, Largeur 60 cm. Hauteur 60 cm. | |
| Ref. 10986690 | 259,99 €* |



Décoration frontale pour lave-vaisselle intégrables

Pour transformer un lave-vaisselle intégrable en appareil prêt à encastrer. Pour habillage avec une plaque de décor jusqu'à 4 mm. Livre avec plaque décor et plinthe amovible. Utilisable pour les lave-vaisselle Miele intégrables de 60 cm de largeur de la GEN 7000.

- | | |
|---|-----------|
| GDU 60/60-7, Noir : Largeur 60 cm. Hauteur 60 cm. | |
| Ref. : 10986560 | 109,99 €* |

Miele Experience Center Paris

Rive gauche

30 rue du Bac
75007 Paris

Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Paris

Rive droite

55 boulevard Malesherbes
75008 Paris

Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Nice

Centre commercial CAP 3000
317 Avenue Eugène Donadei
Quartier du Lac
06 700 Saint Laurent du var

Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.
Parking à disposition

Pour être reçu sans attendre dans l'un de nos Miele Centers, prenez rendez-vous par téléphone au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse suivante : info@miele.fr.

Miele France SAS

9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
R.C.S Bobigny B 708 203 088



Prix maximum conseillés en € TTC
Photos non contractuelles

Internet

info@miele.fr
www.miele.fr

La ligne Consommateurs

Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées

09 74 50 1000

Appel non surtaxé

Pièces détachées et accessoires

Réservé aux professionnels

pieces@miele.fr

Support technique revendeur

Tél. : 01 49 39 44 88

E-mail : support.technique@miele.fr