

**Miele**

# Soin du linge

Édition Avril 2022

Miele. Immer Besser – Toujours mieux.\*



\* Toujours mieux



Pour tout achat d'un lave-linge avec système TwinDos, profitez de 6 mois de lessive liquide correspondant à 4 cartouches UltraPhase 1 et 3 cartouches UltraPhase 2 pour une valeur totale de plus de 100 €\*.

\* Selon prix constatés sur [shop.miele.fr](http://shop.miele.fr) au 1er Février 2022. Voir modalités de l'offre sur [www.miele.fr/offres](http://www.miele.fr/offres)



Pour l'achat de nombreux modèles de lave-linge équipés de CapDosing, vous bénéficiez même de trois Caps gratuites.

# Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

## Les points forts\* des lave-linge Miele

### Exclusivité Miele TwinDos®<sup>1)</sup>

Le meilleur système de lessive liquide en toute simplicité. Pour une efficacité optimale, le système TwinDos dose les 2 composants actifs UltraPhase 1 et UltraPhase 2 au moment le plus adapté du processus de lavage. Qu'il s'agisse de linge blanc ou de couleur, le système TwinDos atteint une efficacité de lavage inégalée. De plus, TwinDos garantit un dosage tellement précis que les économies de lessive peuvent aller jusqu'à 30 % par rapport à un dosage manuel.



### Exclusivité Miele PowerWash

Puissance de lavage, rapidité et efficacité énergétique maximales pour les petites et les grandes charges de linge.

### Exclusivité Miele SingleWash

Un maximum d'efficacité pour un à deux textiles : Lavez votre chemisier préféré plus vite et plus délicatement que jamais tout en économisant.



### Exclusivité Miele CapDosing<sup>2)</sup>

Simple et durable : dosage optimal des lessives spéciales, des adoucissants et des additifs grâce à CapDosing.



### SteamCare<sup>3)</sup>

Polyvalence maximale : Grâce à SteamCare, vous pouvez rafraîchir et lisser simplement vos vêtements préférés.



### Hygiène irréprochable contre les virus

L'hygiène pure : Grâce à TwinDos® et PowerWash, plus de 99,9 %<sup>5)</sup> des virus tels que le coronavirus sont éliminés.

\* selon le modèle

\*\* Une cartouche UltraPhase 1 et une cartouche UltraPhase 2 sont jointes à l'appareil, les autres cartouches sont disponibles en échange du bon d'achat joint.

\*\*\* Base de calcul : 28 semaines avec cinq lavages/semaine

<sup>1)</sup> Brevet TwinDos® : EP 2 784 205

<sup>2)</sup> Brevet CapDosing : EP 2 365 120

<sup>3)</sup> Brevet SteamCare : EP 2 006 432

<sup>4)</sup> Certifié par l'Institut für Landtechnik, section produits domestiques de l'Université de Bonn.

<sup>5)</sup> Testé scientifiquement par l'École supérieure d'Albstadt-Sigmaringen et récompensé par le label or de l'Institut d'hygiène et de virologie intégratives – InFluenc\_H. Vaut pour tous les modèles avec TwinDos® et PowerWash pour le programme Coton Hygiène 60 °C et avec l'option AllergoWash. Albstadt-Sigmaringen. La description de la méthode est disponible à l'adresse [www.miele.com/wa](http://www.miele.com/wa)

# Lave-linge Front posables W1



## WEA 025 (Excellence)

- ChromeEdition, Porte gris graphite
- Bandeau droit, top amovible
- Tambour Hydrogliss 7 kg, 59 l
- 1400 tr/min (Classe essorage : B)
- 12 prog.
- Départ différé, Temps restant
- CapDosing, AddLoad
- Moteur induction, Sécurité WaterControl
- Efficacité énergétique : B
- Conso. énergie pour 100 cycles : 51 kWh -
- Conso/cycle Eco 40-60: 45 L - Niveau sonore en essorage : 70 dB(A) (classe de perception: A)
- H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

949,99 €\* + 8 € éco-part. = 957,99 €\*\*



## WCD 020 (Classic)

- ChromeEdition, Porte blanc lotus et anneau intérieur noir obsidien
- Bandeau droit, top amovible
- **Tambour Hydrogliss 8 kg, 59 l**
- 1400 tr/min (Classe essorage : B)
- 12 prog.
- Option défroissage vapeur
- Départ différé, Temps restant
- CapDosing, AddLoad
- Moteur induction, Sécurité WaterControl
- **Efficacité énergétique : A**
- Conso. énergie pour 100 cycles : 47 kWh -
- Conso/cycle Eco 40-60: 47 L - Niveau sonore en essorage : 72 dB(A) (classe de perception: A)
- H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

999,99 €\* + 8 € éco-part. = 1007,99 €\*\*



## WED 665 (Excellence)

- ChromeEdition, Porte chrome
- Bandeau droit, top amovible
- **Connecté : équipé WifiConn@ct**
- Tambour Hydrogliss 8 kg, 59 l
- 1400 tr/min (Classe essorage : B)
- 12 prog.
- Option Défroissage
- Départ différé, Temps restant
- **TwinDos** (exclusivement avec UltraPhase 1 & 2), CapDosing, Addload
- Moteur induction, Sécurité WaterControl
- Efficacité énergétique : A
- Conso d'énergie pour 100 cycles : 47 kWh
- Conso/ cycle Eco 40-60: 47 L - Niveau sonore en essorage : 70 dB(A) (classe de perception: A)
- H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

1299 €\* + 8 € éco-part. = 1307 €\*\*



## WEG 365 (Excellence)

- ChromeEdition, Porte chrome
- Bandeau droit, top amovible
- Connecté : équipé WifiConn@ct
- **Tambour Hydrogliss 9 kg, 64 l**
- 1400 tr/min (Classe essorage : B)
- **17 prog. dont QuickPowerWash 49'**
- Option Défroissage, SingleWash
- Départ différé, Temps restant
- **PowerWash**, CapDosing, Addload
- Moteur induction, Sécurité WaterControl
- Efficacité énergétique : A
- Conso d'énergie pour 100 cycles : 49 kWh
- Conso/ cycle Eco 40-60: 48 L - Niveau sonore en essorage : **68 dB(A)** (classe de perception: A)
- H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

1399 €\* + 8 € éco-part. = 1407 €\*\*



## WEG 665 (Excellence)

- ChromeEdition, Porte chrome
- Bandeau droit, top amovible
- Connecté : équipé WifiConn@ct
- Tambour Hydrogliss 9 kg, 64 l
- 1400 tr/min (Classe essorage : B)
- **16 prog.**, Option Défroissage
- Départ différé, Temps restant
- **TwinDos**, CapDosing, Addload
- Moteur à induction, Sécurité WaterControl
- Efficacité énergétique : A
- Conso d'énergie pour 100 cycles : 49 kWh -
- Conso/cycle Eco 40-60: 48 L - Niveau sonore en essorage : 68 dB(A) (classe de perception: A)
- H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

1499 €\* + 8 € éco-part. = 1507 €\*\*



## WEI 865 (Excellence)

- ChromeEdition, Porte chrome
- Bandeau droit, top amovible
- Connecté : équipé WifiConn@ct
- Tambour Hydrogliss 9 kg, 64 l
- **1600 tr/min (Classe essorage : A)**
- **22 prog. dont QuickPowerWash 49'**
- Option Défroissage, **SingleWash**
- Départ différé, Temps restant
- **TwinDos, PowerWash**, CapDosing, Addload
- Moteur induction, Sécurité WaterControl
- Efficacité énergétique : A
- Conso d'énergie pour 100 cycles : 50 kWh
- Conso/cycle Eco 40-60: 48 L - Niveau sonore en essorage : 68 dB(A) (classe de perception: A)
- H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

1799 €\* + 8 € éco-part. = 1807 €\*\*

# Lave-Linge Front posables W1



## WER 865 WPS (Excellence)

- ChromeEdition, Porte chrome
- Bandeau droit, top amovible, **Ecran tactile MTouch**
- Connecté : équipé WifiConn@ct
- Tambour Hydrogliss 9 kg, 64 l
- 1600 tr/min (Classe essorage : A)
- **27 prog.** dont QuickPowerWash 49'
- Option Défroissage
- Départ différé, Temps restant
- TwinDos, PowerWash, CapDosing, Addload
- Moteur induction, **Système AquaSécurité**
- Efficacité énergétique : A
- Conso d'énergie pour 100 cycles : 50 kWh
- Conso/cycle Eco 40-60: 48 L - Niveau sonore en essorage : 68 dB(A) (classe de perception: A)
- H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

2199 €\* + 8 € eco-part. = 2207 €\*\*



## WCR 890 WPS (Excellence)

- ChromeEdition, Porte chrome
- Bandeau incliné 15°, Ecran tactile MTouch
- Connecté : équipé WifiConn@ct
- Tambour Hydrogliss 9 kg, 64 l
- 1600 tr/min, 48/72 dB(A)
- **28 prog.** dont QuickPowerWash 49'
- **SteamFinish**, SingleWash, EcoFeedback, Option Défroissage
- Départ différé, Temps restant
- CapDosing, Addload
- **Générateur de vapeur**
- Moteur induction, Système AquaSécurité
- Efficacité énergétique : A
- Conso d'énergie pour 100 cycles : 50 kWh
- Conso/cycle Eco 40-60: 48 L - Niveau sonore en essorage : 68 dB(A) (classe de perception: A)
- H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

2599 €\* + 8 € eco-part. = 2607 €\*\*



## WWV 980 WPS (Excellence)

- WhiteEdition, Porte anneau argent avec liseré chrome
- Bandeau incliné 5°, Ecran tactile MTouch
- Connecté : équipé WifiConn@ct
- Tambour Hydrogliss 9 kg, 64 l
- 1600 tr/min, 46/72 dB(A)
- 28 prog. dont QuickPowerWash 49'
- SingleWash, Taches, EcoFeedback, Option Défroissage
- Départ différé, Temps restant
- **TwinDos**, Capdosing, Addload
- Générateur de vapeur, **WarmWater**
- Moteur induction, Système AquaSécurité
- Efficacité énergétique : A
- Conso d'énergie pour 100 cycles : 50 kWh
- Conso/cycle Eco 40-60: 48 L - Niveau sonore en essorage : 68 dB(A) (classe de perception: A)
- H 85 x L 59,6 x P 64,3 cm

2999 €\* + 8 € éco-part. = 3007 €\*\*

## Lave-linge PERFORMANCE



## PWM 300 DP F LW

- Solution pour les artisans, les petits commerces et les familles nombreuses
- Jusqu'à 3 cycles par jour sans réduire la durée de vie
- Capacité 7 kg soit 21 kg de linge traité chaque jour
- Commande DirectSensor
- WiFi ready (miele@home)
- Efficacité énergétique : A
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : 45 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco 40-60: 37 L - Niveau sonore en essorage : 69 dB(A) (classe de perception: A)
- H x L x P = 850 x 596 x 636 mm

2460 €\*



## PWM 507 ED

- Solution pour les artisans, les petits commerces et les familles nombreuses
- Jusqu'à 5 cycles par jour sans réduire la durée de vie
- Capacité 7 kg soit 35 kg de linge traité chaque jour
- Commande M Select avec écran tactile
- WiFi ready (miele@home)
- Efficacité énergétique : A
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : 45 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco 40-60: 37 L - Niveau sonore en essorage : 72 dB(A) (classe de perception: A)
- H x L x P = 850 x 596 x 714 mm

4458 €\*

Existe en blanc :

3828 €\*

\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

\*\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse. 5

# Lave-linge Top Silence



## WW 610 (Excellence)

- **Tambour Hydrogliss 6 kg, 48 l**
- 1200 tr/min, 49/72 dB(A)
- 9 prog.
- Couvercle Stop-bruit
- Sécurité anti-fuites WaterControl
- Efficacité énergétique : C
- Conso d'énergie pour 100 cycles : 55 kWh
- Conso/cycle Eco 40-60: 40 L - Niveau sonore en essorage : 70 dB(A) (classe de perception: A)
- H 90 x L 45,9 x P 60,1 cm

**1399 €\* + 8 € éco-part. = 1407 €\*\***



## WW 650 (Excellence)

- **Tambour Hydrogliss 6 kg, 48 l**
- 1200 tr/min, 49/72 dB (A)
- 9 prog.
- **Départ différé**
- Couvercle Stop-bruit, **facilité d'ouverture Comfort Lift**
- **Châssis à roulettes**
- Sécurité anti-fuites WaterControl
- Efficacité énergétique : C
- Conso d'énergie pour 100 cycles : 55 kWh
- Conso/cycle Eco 40-60: 40 L - Niveau sonore en essorage : 70 dB(A) (classe de perception: A)
- H 90 x L 45,9 x P 60,1 cm

**1799 €\* + 8 € éco-part. = 1807 €\*\***



## WW 690 WPM (Excellence)

- **Tambour Hydrogliss 6 kg, 48 l**
- **1400 tr/min, 47/71 dB(A)**
- **11 prog., Option Extra Silencieux**
- **Départ différé, Temps restant**
- Couvercle Stop-bruit, facilité d'ouverture Comfort Lift
- Châssis à roulettes
- **Sécurité anti-fuites WaterControl Plus**
- Efficacité énergétique : C
- Conso d'énergie pour 100 cycles : 55 kWh
- Conso/cycle Eco 40-60: 40 L - Niveau sonore en essorage : 70 dB(A) (classe de perception: A)
- H 90 x L 45,9 x P 60,1 cm

**2199 €\* + 8 € éco-part. = 2207 €\*\***

\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

\*\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.

# Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Aperçu des points forts\* des sèche-linge Miele



## **Exclusivité Miele** Technologie EcoDry

La technologie EcoDry de Miele garantit une réduction de la consommation d'énergie et des durées de séchage. La combinaison efficace du système de filtration Miele breveté<sup>1)</sup> et de l'échangeur thermique sans entretien ne laisse aucune chance aux peluches de détériorer l'échangeur, et donc de réduire les performances à long terme.

Avec la technologie EcoDry, les sèche-linge pompe à chaleur de Miele sont économes et performants dans la durée.



## **Exclusivité Miele** FragranceDos<sup>2)</sup>

Une fraîcheur incomparable : Grâce à Miele, votre linge est non seulement doux mais également agréablement parfumé.



## Échangeur thermique sans entretien

Dans les sèche-linge à pompe à chaleur Miele, l'échangeur thermique est protégé par un système de filtre efficace.



## EcoSpeed

Double atout : Avec EcoSpeed, économisez plus de 20 minutes de séchage<sup>3)</sup>, avec une efficacité énergétique optimale.



## DryCare 40

Soin du linge doux : DryCare 40 permet de sécher presque tout ce qui est lavable à 40 °C<sup>4)</sup>. Un gain de temps appréciable.



## SteamFinish

Moins de repassage, plus de fraîcheur : Vos textiles sont visiblement lissés et rafraîchis dans le sèche-linge.

\* selon le modèle

<sup>1)</sup> Brevet : EP 2 107 155

<sup>2)</sup> Brevet : EP 2 431 516

<sup>3)</sup> Comparé aux sèche-linge Miele sans EcoSpeed, à charge et classe d'efficacité énergétique égale. Testé avec le programme Coton, avec charge maximale.

<sup>4)</sup> Ne convient pas pour le lavage de la soie ou de la laine.

# Sèche-linge à pompe à chaleur posables T1



## TEA 225 WP (Excellence)

- ChromeEdition, Porte pleine blanche
- Bandeau droit, top amovible
- Tambour Aérogliss 7 kg, 120 l
- Diffuseur de parfum FragranceDos
- 12 prog., 4 paliers de séchage, Option Rythme délicat
- Addload, Départ différé, Temps restant
- Système de séchage breveté PerfectDry
- Eclairage LED du tambour
- Moteur induction, Kit de vidange
- Echangeur thermique sans entretien
- Gaz frigorigène R290
- Classe A++/A, 208 kWh, 66 dB(A)
- H 85 x L 59 x P 63,6 cm

999,99 €\* + 10 € éco-part. = 1009,99 €\*\*



## TCC 220 WP (Classic)

- ChromeEdition, Porte pleine blanche
- Bandeau droit, top amovible
- **Tambour Aérogliss 8 kg, 120 l**
- Diffuseur de parfum FragranceDos
- 12 prog., 4 paliers de séchage, Option Rythme délicat
- Addload, Départ différé, Temps restant
- Système de séchage breveté PerfectDry
- Eclairage LED du tambour
- Moteur induction, Kit de vidange
- Echangeur thermique sans entretien
- Gaz frigorigène R290
- Classe A++/A, 192 kWh, 66 dB(A)
- H 85 x L 59 x P 63,6 cm

1099 €\* + 10 € éco-part. = 1109 €\*\*



## TED 265 WP (Excellence)

- ChromeEdition, **Porte gris graphite**
- Bandeau droit, top amovible
- Tambour Aérogliss 8 kg, 120 l
- **Connecté : Wificonn@ct, Wash2Dry**
- Diffuseur de parfum FragranceDos
- 12 prog., 4 paliers de séchage, Option Rythme délicat
- Addload, Départ différé, Temps restant
- Système de séchage breveté PerfectDry
- Eclairage LED du tambour
- Moteur induction, Kit de vidange
- Echangeur thermique sans entretien
- Gaz frigorigène R290, EcoSpeed
- Classe A++/A, 192 kWh, 66 dB(A)
- H 85 x L 59 x P 63,6 cm

1299 €\* + 10 € éco-part. = 1309 €\*\*



## TEF 765 WP (Excellence)

- ChromeEdition, **Porte chrome**
- Bandeau droit, top amovible
- Tambour Aérogliss 8 kg, 120 l
- Connecté : Wificonn@ct, Wash2Dry
- Technologie **DryCare40, Double diffuseur de parfum FragranceDos<sup>2</sup>**
- 12 prog., 4 paliers de séchage, Option Rythme délicat
- AddLoad, Départ différé, Temps restant
- Système de séchage breveté PerfectDry
- Eclairage LED du tambour
- Moteur induction, Kit de vidange
- Echangeur thermique sans entretien
- Gaz frigorigène R290, **EcoSpeed**
- Classe **A+++<sup>-10%</sup>/A, 161 kWh/a, 66 dB(A)**
- H 85 x L 59 x P 63,6 cm

1399 €\* + 10 € éco-part. = 1409 €\*\*



## TEH 785 WP (Excellence)

- ChromeEdition, Porte chrome
- Bandeau droit, top amovible
- **Tambour Aérogliss Silence 9 kg, 120 l**
- Connecté : Wificonn@ct, Wash2Dry
- Technologie DryCare40, Double diffuseur de parfum FragranceDos<sup>2</sup>
- 12 prog., 4 paliers de séchage, Option Rythme délicat
- AddLoad, Départ différé, Temps restant
- Système de séchage breveté PerfectDry
- Eclairage LED du tambour
- Moteur induction, Kit de vidange
- Echangeur thermique sans entretien
- Gaz frigorigène R290, Eco Speed
- Classe A+++/A, 174 kWh, 64 dB(A)
- H 85 x L 59 x P 63,6 cm

1699 €\* + 10 € éco-part. = 1709 €\*\*



## TEL 785 WP (Excellence)

- ChromeEdition, Porte chrome
- Bandeau droit, top amovible
- Tambour Aérogliss Silence 9 kg, 120 l
- Connecté : Wificonn@ct, Wash2Dry
- **SteamFinish, DryCare40, Double diffuseur de parfum FragranceDos<sup>2</sup>**
- 19 prog., 4 paliers de séchage, Option Rythme délicat, **PowerFresh/DryFresh**
- AddLoad, Départ différé, Temps restant
- Système de séchage breveté PerfectDry
- Eclairage LED du tambour
- Moteur induction, Kit de vidange
- Echangeur thermique sans entretien
- Gaz frigorigène R290, Eco Speed
- Classe A+++/A, 185 kWh, 64 dB(A)
- H 85 x L 59 x P 63,6 cm

1899 €\* + 10 € éco-part. = 1909 €\*\*



#### TWR 780 WP (Excellence)

- **WhiteEdition, porte anneau blanc lotus avec liseré Chrome**
- Bandeau incliné 5°, Ecran tactile **MTouch**
- Tambour Aérogliss 9 kg, 120 l
- Connecté: équipé WiFi Conn@ct
- Double diffuseur de parfum **FragranceDos<sup>2</sup>**
- **22 prog.** dont Défroissage vapeur, **7 paliers de séchage**, Option Rythme délicat
- AddLoad, Départ différé, Temps restant
- **Générateur de vapeur SteamFinish**
- Système de séchage breveté PerfectDry
- Eclairage LED du tambour
- Moteur induction, Kit de vidange
- Echangeur thermique sans entretien
- Gaz frigorigène R134a
- Classe **A+++ -10%/A, 174 kWh, 62 dB(A)**
- H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

2599 €\* + 10 € éco-part. = 2609 €\*\*



#### TWV 780 WP (Excellence)

- WhiteEdition, Porte anneau argent avec liseré chrome
- Bandeau incliné 5°, Ecran tactile MTouch
- Tambour Aérogliss 9 kg, 120 l
- Connecté : équipé WifiConn@ct
- Double diffuseur de parfum **FragranceDos<sup>2</sup>**
- **23 prog.** dont Défroissage vapeur, 7 paliers de séchage, Options **Quick, Eco**, Rythme délicat
- Addload, Départ différé, Temps restant
- Système de séchage breveté PerfectDry
- Eclairage LED du tambour
- Moteur induction, Kit de vidange
- Echangeur thermique sans entretien
- Gaz frigorigène R 450 A\*\*\*
- Classe **A+++ -10%/A, 174 kWh, 62 dB(A)**
- H 85 x L 59,6 x P 64,3 cm
- Charnière réversible

2999 €\* + 10 € éco-part. = 3009 €\*\*

## Sèche-linge LITTLE GIANTS



#### PDR 300 HP F LW

- Solution pour les artisans, les petits commerces et les familles nombreuses
- Jusqu'à 3 cycles par jour sans réduire la durée de vie
- Capteur d'humidité résiduelle PerfectDry
- A évacuation
- Capacité 7 kg
- Commande DirectSensor
- Classe A+++ , conso/an : 152 kWh
- H x L x P = 850 x 596 x 636 mm

2244 €\*



#### PDR 508 SST

- Solution pour les artisans, les petits commerces et les familles nombreuses
- Jusqu'à 5 cycles par jour sans réduire la durée de vie
- Capteur d'humidité résiduelle PerfectDry
- A évacuation
- Capacité 8 kg
- Commande M Select avec écran tactile
- WifiConn@ct
- Classe C, conso/an : 609 kWh
- H x L x P = 850 x 605 x 717 mm

3684 €\*

Existe en blanc :

3336 €\*



#### PDR 508 HP SST

- Solution pour les artisans, les petits commerces et les familles nombreuses
- Jusqu'à 5 cycles par jour sans réduire la durée de vie
- Capteur d'humidité résiduelle PerfectDry
- A condensation avec pompe à chaleur
- Capacité 8 kg
- Commande M Select avec écran tactile
- WifiConn@ct
- Classe A++ , conso/an : 236 kWh
- H x L x P = 850 x 605 x 777 mm

4212 €\*

Existe en blanc :

3942 €\*

\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

\*\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.

\*\*\* Contient des gaz à effet de serre. Fermeture hermétique. Type de fluide réfrigérant : R 134a

# Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

## Les points forts\* des lave-linge séchants Miele



### **Exclusivité Miele** Dosage automatique TwinDos<sup>1)</sup>

Le meilleur système de lessive liquide d'une simple pression sur un bouton.

Le dosage automatique avec TwinDos<sup>®</sup> n'est pas seulement pratique, il garantit également une hygiène parfaite : avec UltraPhase 1 et 2, votre appareil devient le système de lessive liquide idéal.

TwinDos<sup>®</sup> effectue le dosage d'UltraPhase 1 et 2 au moment idéal pendant le lavage pour des résultats optimaux. De plus, TwinDos<sup>®</sup> garantit un dosage tellement précis que les économies de lessive peuvent aller jusqu'à 30 % par rapport à un dosage manuel.



### **Exclusivité Miele** Single Wash&Dry

Rapide et efficace : Lavez et séchez vos vêtements préférés en moins d'une heure selon le programme.



### **Exclusivité Miele** CapDosing<sup>2)</sup>

Simple et durable : dosage optimal des lessives spéciales, des adoucissants et des additifs grâce à CapDosing.



### **Exclusivité Miele** PowerWash

Puissance de lavage, rapidité et efficacité énergétique maximales pour les petites et les grandes charges de linge.



### Hygiène irréprochable contre les virus

L'hygiène pure : Grâce à TwinDos<sup>®</sup> et PowerWash, plus de 99,9 %<sup>3)</sup> des virus tels que le coronavirus sont éliminés.



### SteamCare

Polyvalence maximale : Grâce à SteamCare, vous pouvez rafraîchir et lisser simplement vos vêtements préférés.

\* selon le modèle

\*\* Une cartouche d'UltraPhase 1 et une d'UltraPhase 2 sont fournies avec l'appareil, vous recevrez les autres cartouches en échange du coupon joint.

\*\*\* Base de calcul : 28 semaines avec cinq lavages/semaine

<sup>1)</sup> Brevet TwinDos<sup>®</sup> : EP 2 784 205

<sup>2)</sup> Brevet CapDosing : EP 2 365 120

<sup>3)</sup> Testé scientifiquement par l'École supérieure d'Albstadt-Sigmaringen et récompensé par le label or de l'Institut d'hygiène et de virologie intégratives – InFluenc\_H. Vaut pour tous les modèles avec TwinDos<sup>®</sup> et PowerWash pour le programme Coton Hygiène 60 °C et avec l'option AllergoWash. La description de la méthode est disponible à l'adresse [www.miele.com/wa](http://www.miele.com/wa)

# Lave-linge séchant posables



## WTD 160 WCS (Excellence)

- Bandeau droit, top amovible
- Tambour Hydrogliss
- 1500 tr/min (Classe essorage : B)
- Connecté : équipé WifiConn@ct
- 14 prog. dont Air chaud ( facilite le repassage), Chemises, Rinçage Conduits...
- Départ différé, Temps restant
- Moteur induction ProfilEco
- Capacité: 8kg lavage, 5kg séchage
- Efficacité énergétique: D (lavage seul: A)
- Consommations d'énergie pour 100 cycles: 266 kWh (lavage seul: 47 kWh)
- Consommations d'eau par cycle: 68 L (lavage seul: 47 L)
- Niveau sonore : 69 dB (Classe : A)
- H 85 x L 59,6 x P 63,70 cm

1799 €\* + 8 € éco-part = 1807 €\*\*



## WTW 870 WPM (Excellence)

- Bandeau de commande droit, top amovible
- Ecran tactile Mtouch
- Tambour Hydrogliss
- 1600 tr/min (Classe essorage : A)
- Connecté : équipé WifiConn@ct
- Plus de 30 prog. dont QuickPower Wash&Dry (lave et sèche 4kg de linge en 2h59), Coton Hygiène, Oreillers...
- TwinDos, Capdosing
- Départ différé, Temps restant, Option Taches, SingleWash&Dry
- Eclairage PowerLED du tambour
- Moteur induction, Aquasécurité
- **Capacité: 9kg lavage, 6kg séchage**
- Efficacité énergétique: D (lavage seul: A)
- Consommations d'énergie pour 100 cycles: 307 kWh (lavage seul: 50 kWh)
- Consommations d'eau par cycle: 73 L (lavage seul: 48 L)
- Niveau sonore : 69 dB (Classe : A)
- H 85 x L 59,6 x P 71,4 cm

2999 €\* + 8 € éco-part = 3007 €\*\*



## WTI 360 WPM (Excellence)

- Bandeau de commande droit, top amovible
- Tambour Hydrogliss
- **1600 tr/min (Classe essorage : A)**
- Connecté : équipé WifiConn@ct
- **Plus de 20 prog. dont QuickPower Wash&Dry** (lave et sèche 4kg de linge en 2h59), Rafrâchir, Finish vapeur...
- Capdosing
- Départ différé, Temps restant, SingleWash&Dry
- Eclairage PowerLED du tambour
- Moteur induction, Aquasécurité
- Capacité: 8kg lavage, 5kg séchage
- Efficacité énergétique: D (lavage seul: A)
- Consommations d'énergie pour 100 cycles: 262 kWh (lavage seul: 46 kWh)
- Consommations d'eau par cycle: 69 L (lavage seul: 47 L)
- Niveau sonore : 69 dB (Classe : A)
- H 85 x L 59,6 x P 63,70 cm

2199 €\* + 8 € éco-part = 2207 €\*\*



## WTR 860 WPM (Excellence)

- Bandeau de commande droit, top amovible
- **Ecran tactile Mtouch**
- Tambour Hydrogliss
- 1600 tr/min (Classe essorage : A)
- Connecté : équipé WifiConn@ct
- **Plus de 30 prog. dont QuickPower Wash&Dry** (lave et sèche 4kg de linge en 2h59), **Coton Hygiène, Oreillers...**
- **TwinDos**, Capdosing
- Départ différé, Temps restant, **Option Taches**, SingleWash&Dry
- Eclairage PowerLED du tambour
- Moteur induction, Aquasécurité
- Capacité: 8kg lavage, 5kg séchage
- Efficacité énergétique: D (lavage seul: A)
- Consommations d'énergie pour 100 cycles: 262 kWh (lavage seul: 46 kWh)
- Consommations d'eau par cycle: 69 L (lavage seul: 47 L)
- Niveau sonore : 69 dB (Classe : A)
- H 85 x L 59,6 x P 63,70 cm

2599 €\* + 8 € éco-part = 2607 €\*\*

\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

\*\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse. 11

# Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Les points forts\* du centre de repassage vapeur FashionMaster de Miele



## **Exclusivité Miele** Semelle du fer avec structure en nid d'abeille<sup>1)</sup>

Cette structure permet déjà le traitement tout en douceur du linge dans les lave-linge et les sèche-linge Miele grâce au tambour breveté à structure alvéolaire. Ce principe s'applique aussi au centre de repassage vapeur FashionMaster. Grâce à la semelle aerogliss avec structure en nid d'abeille, vous obtiendrez des résultats de repassage impeccables tout en prenant soin de vos textiles.



## Table de repassage active

De meilleurs résultats de repassage grâce à la fonction aspiration qui assure la bonne position des vêtements sur la table de repassage.



## Vapeur

Bien plus que de l'air chaud : une pression de 4 bars et une vapeur constante de 100 g/min pour des résultats de repassage de qualité professionnelle.



## **Exclusivité Miele** 1-2-Lift-System

Deux poignées, zéro effort ! Prêt en quelques secondes grâce au 1-2-Lift-System breveté<sup>2)</sup>.



## Steamer

Ultra pratique : pour défroisser et rafraîchir les textiles sur cintre, comme les robes, vestons ou rideaux.



## Label d'hygiène FashionMaster

Hygiène parfaite en cinq secondes : lors d'une vaporisation ponctuelle, vous retirez jusqu'à 99,99 %<sup>3)</sup> des virus.

\* selon le modèle

<sup>1)</sup> Brevet : EP 2 233 632

<sup>2)</sup> Brevet : EP 2 169 108

<sup>3)</sup> À l'exception de l'hépatite B avec le fer à repasser (niveau de puissance 3) pour les textiles à une couche ou le Steamer, si le modèle est disponible. Testé scientifiquement par l'École supérieure d'Albstadt-Sigmaringen et récompensé par le label argent de l'Institut d'hygiène et de virologie intégratives – InFluenc\_H. La description de la méthode est disponible en cliquant sur le lien suivant : <https://www.miele.com/fm-c>

# Centres de repassage vapeur FashionMaster



## B 4312

- Hauteur réglable 83-102 cm
- Display LCD avec texte en clair
- Vapeur 100g/min, 3,5 bar
- Semelle Aérogliss, semelle anti-adhésive amovible
- Réservoir d'eau 1,25 l
- Aspiration et soufflerie
- Housse universelle : 65% Polyester et 35% Coton
- Rinçage et détartrage automatiques
- Sécurité : Fonction arrêt automatique et Cool-down (refroidissement)
- Ouvert H 96,3 x L 146 x P 47,1 cm
- Replié H 128,1 x L 47,1 x P 38,2 cm

1649 €\* + 1 € éco-part. = 1650 €\*\*



## B 4847

- Hauteur réglable 83-102 cm
- Display LCD avec texte en clair
- Vapeur 100g/min, **4 bar**
- Semelle Aérogliss, semelle anti-adhésive amovible, **Steamer**
- Réservoir d'eau 1,25 l
- Aspiration et soufflerie (**2 puissances**)
- **Housse haute résistance 100% coton**
- Rinçage et détartrage automatiques
- Sécurité : Fonction arrêt automatique et Cool-down (refroidissement)
- Ouvert H 96,3 x L 146 x P 47,1 cm
- Replié H 128,1 x L 47,1 x P 38,2 cm

1949 €\* + 1 € éco-part. = 1950 €\*\*

# Repasseuses



## B 990

- Cylindre L 83 cm, Ø 16 cm
- Vitesse 2-4,5 m/min, Capacité 13 kg/h
- Température variable, 2550 W
- Commande au pied
- Tablette de réception, Tringle de suspension, Protège-doigts
- Ouvert H 95,9 x L 98,5 x P 38 cm
- Replié H 105,5 x L 50 x P 38 cm

1749 €\* + 1 € éco-part. = 1750 €\*\*



## B 995 D

- **Fonction vapeur**
- Cylindre L 83 cm, Ø 16 cm
- Vitesse 2-4,5 m/min, Capacité 13 kg/h
- Température variable, 2550 W
- **Réservoir d'eau 0,8 l, Autonomie 40 min**
- Commande au pied
- Tablette de réception, Tringle de suspension, Protège-doigts
- Ouvert H 95,9 x L 98,5 x P 38 cm
- Replié H 105,5 x L 50 x P 38 cm

1849 €\* + 1 € éco-part. = 1850 €\*\*

\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

\*\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse. 13

# Accessoires pour appareils du soin du linge



## Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 511

- Avec tiroir intégré pour une colonne lave-linge/sèche-linge très pratique
- Généreux espace de rangement dans le tiroir avec fonction Push-Pull
  - Pour les sèche-linge Chrome Edition T1 et T1 Classic
  - Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf WTZH)
  - Hauteur WTV : 12 cm
  - Couleur : blanc lotus

Réf. 9351780 269,99 €\*



## Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 512

- Avec tiroir intégré pour une colonne lave-linge/sèche-linge très pratique
- Généreux espace de rangement dans le tiroir avec fonction Push-Pull
  - Pour les sèche-linge White Edition T1
  - Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf WTZH)
  - Hauteur WTV : 12 cm
  - Couleur : blanc lotus

Réf. 9351790 269,99 €\*



## Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 501

- Pour une installation sécurisée et peu encombrante sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge
- Pour les sèche-linge Chrome Edition T1 et T1 Classic
  - Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf W 1000 et WTZH)
  - Pour W 3000, W 5000 et W Classic uniquement avec bandeau droit
  - Hauteur WTV : 2,5 cm
  - Couleur : blanc lotus

Réf. 9256130 79,99 €\*



## Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 502

- Pour une installation sécurisée et peu encombrante sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge
- Pour les sèche-linge White Edition T1
  - Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf W 1000 et WTZH)
  - Pour W 3000, W 5000 et W Classic uniquement avec bandeau droit
  - Hauteur WTV : 2,5 cm
  - Couleur : blanc lotus

Réf. 9256140 79,99 €\*



## Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 406

- Avec tablette intégrée pour une colonne lave-linge/sèche-linge pratique
- Avec tablette intégrée avec fonction Push-Pull
  - Pour les sèche-linge des séries T 8000 et T Classic
  - Adapté aux lave-linge W 3000, W 5000 et W Classic
  - Uniquement pour les lave-linge avec bandeau droit
  - Hauteur WTV : 4 cm
  - Couleur : blanc lotus

Réf. 6694470 169,99 €\*



## Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 407

- Avec tablette intégrée pour une colonne lave-linge/sèche-linge pratique
- Avec tablette intégrée avec fonction Push-Pull
  - Pour les sèche-linge des séries T 8000 et T Classic
  - Adapté aux lave-linge W 3000, W 5000 et W Classic
  - Uniquement pour les lave-linge avec bandeau incliné
  - Hauteur WTV : 4 cm
  - Couleur : blanc lotus

Réf. 6694490 169,99 €\*



## Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 412

- Pour une installation sécurisée et peu encombrante sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge
- Polyvalent, pour toutes les inclinaisons de bandeau de lave-linge
  - Pour les sèche-linge des séries T 7000, T 8000 et T Classic
  - Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele
  - Hauteur WTV : 1,5 cm
  - Couleur : blanc lotus

Réf. 6667550 79,99 €\*

## Combinaisons possibles pour colonnes lave-linge/sèche-linge

		Sèche-linge		
		T1 ChromeEdition T1 Classic	T1 WhiteEdition	T Classic T 8000
Lave-linge	W1 ChromeEdition W1 Classic WT1 (sauf WTZH)	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	W1 WhiteEdition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	W Classic W 3000/5000 bandeau droit	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 406 WTV 412
	W Classic W 3000/5000 bandeau incliné	WTV 511	WTV 512	WTV 407 WTV 412



### Socle avec tiroir WTS 510

Avec tiroir intégré pour accessoires, par ex. lessive ou flacons de parfum

- Chargement et déchargement confortables grâce à la position surélevée
- Le contenu ne glisse pas grâce au tapis antidérapant
- Pour les lave-linge : W1, W1 Classic et WT1 (sauf WTZH)
- Pour les sèche-linge : T1 et T1 Classic
- Ne convient pas à une installation en colonne
- Hauteur WTS : 35 cm
- Couleur : blanc lotus

Réf. 9322300 429,99 €\*



### Socle avec tiroir WTS 410

Avec tiroir intégré pour accessoires, par ex. lessive ou flacons de parfum

- Chargement et déchargement confortables grâce à la position surélevée
- Pour les lave-linge : W 3000, W 5000 et W Classic
- Pour les sèche-linge : T8000 et T Classic
- Ne convient pas aux sèche-linge ou à une installation en colonne
- Hauteur WTS : 30 cm
- Couleur : blanc lotus

Réf. 7324270 429,99 €\*



### Tôle d'encastrement pour encastrement sous plan UBS W1/G

Pour un encastrement sous plan sécurisé des lave-linge W1

- Encastrement sous plan en niche basse (à partir de 82 cm) – remplace le couvercle de l'appareil
- Pour les lave-linge W1 ChromeEdition et W1 Classic avec bandeau droit
- Pour lave-linge séchant WT1 avec bandeau droit

Réf. 9709940 69,99 €\*



### Tôle d'encastrement pour encastrement sous plan UBS T1/G

Pour un encastrement sous plan sécurisé des sèche-linge T1

- Encastrement sous plan en niche basse (à partir de 82 cm) – remplace le couvercle de l'appareil
- Pour sèche-linge T1 ChromeEdition et T1 Classic avec bandeau droit

Réf. 9710050 69,99 €\*



### Tôle d'encastrement pour encastrement sous plan UBS W/T/G

Pour l'encastrement sous plan sécurisé des lave-linge, sèche-linge ou lave-linge séchant avec bandeau droit

- Encastrement sous plan en niche basse (à partir de 82 cm) – remplace le couvercle de l'appareil
- Pour lave-linge : W Classic, W 3000, W 5000
- Pour sèche-linge : T Classic, T 8000
- Pour lave-linge séchant : WT 2000

Réf. 5291441 69,99 €\*



### Tôle d'encastrement pour encastrement sous plan UBS W/T/S

Pour l'encastrement sous plan sécurisé d'un lave-linge ou sèche-linge avec bandeau incliné

- Encastrement sous plan en niche basse (à partir de 82 cm) – remplace le couvercle de l'appareil
- Pour lave-linge : W Classic, W 3000, W 5000
- Pour sèche-linge : T Classic, T 8000

Réf. 5291381 69,99 €\*

# Accessoires pour appareils du soin du linge



## Réservoir rechargeable 1 et 2

Pour le dosage de lessives courantes sur le marché dans les lave-linge TwinDos

- Réservoir transparent d'une capacité de 1,5 l
- Spécialement mis au point pour les lave-linge Miele
- Compatible avec : les modèles W1 avec TwinDos

Réservoir rechargeable 1  
Réf. 10223070 33,99 €\*

Réservoir rechargeable 2  
Réf. 10223120 33,99 €\*




## Utilisation pour de la lessive liquide EFW 100

Pour un dosage optimal en cas de lavage avec un pré lavage ou un départ différé

- Pour lave-linge W1 et sèche-linge W1 à partir de janvier 2020
- Idéal aussi pour lessives spéciales sur machines avec TwinDos
- À utiliser dans le compartiment de lavage principal

Réf. 11221580 20,99 €\*




## Panier de séchage TRK 555

Idéal pour les chaussures de sport, les bottes d'enfant, les petits textiles en laine ou les peluches

- Protège les pièces délicates
- Spécialement mis au point pour les sèche-linge Miele
- Compatible avec tous les sèche-linge T1, T1 Classic

Réf. 9614800 74,99 €\*



## Panier de séchage TK 111

Idéal pour les chaussures de sport, les bottes d'enfant, les petits textiles en laine ou les peluches

- Protège les textiles délicats
- Spécialement mis au point pour les sèche-linge Miele
- Compatible avec : T Classic, T 7000, T 8000

Réf. 6407550 74,99 €\*

# Accessoires pour centres de repassage



## Steamer/SteamJet ST 30

Pour les centres de repassage  
Miele – FashionMaster

- Défroissage facile de textiles sur cintre, par ex. vestes
- L'embout à brosse fine aide à redresser les fibres

Réf. 10569390

194,99 €\*



## Semelle anti-adhésive

Pour les centres de repassage Miele FashionMaster

- Repassage de textiles particulièrement délicats
- Repassage de textiles sombres, sans lustrage
- Repassage de textiles à paillettes ou avec des impressions

Réf. 9720940

81,85 €\*



## Housse de repassage Basic

Pour les centres de repassage Miele FashionMaster

- Housse pour table de repassage de qualité supérieure 100 % coton
- Extrêmement durable et résistante à la chaleur
- Absorption parfaite de l'humidité
- Lavable jusqu'à 40 °C
- Couleur : gris

Réf. 10544890

73,99 €\*



## Housse de repassage Premium

Pour les centres de repassage Miele FashionMaster

- Housse pour table de repassage de qualité supérieure 100 % coton
- Extrêmement durable et résistante à la chaleur
- Absorption parfaite de l'humidité
- Lavable jusqu'à 40 °C
- Couleur : anthracite

Réf. 9879260

89,99 €\*



## Molleton pour housse de table à repasser

Pour les centres de repassage Miele FashionMaster

- Molleton pour des résultats de repassage optimaux
- Absorption parfaite de l'humidité
- Matériau : 100 % fibres de polyester

Réf. 9882820

50,20 €\*




## Toile de repassage « Waves »

Pour les rouleaux des machines de repassage Miele

- Toile haut de gamme 100 % coton fin tissé
- Lavable jusqu'à 60 °C
- Couleur : gris-brun avec des lignes ondulées blanches

Réf. 7459620

55 €\*



## Toile de repassage « Sunshine »

Pour les rouleaux des machines de repassage Miele

- Toile haut de gamme 100 % coton fin tissé
- Lavable jusqu'à 60 °C
- Couleur : jaune pâle uni

Réf. 7453800

55 €\*



## Toile de repassage « Moonshine »

Pour les rouleaux des machines de repassage Miele

- Toile haut de gamme 100 % coton fin tissé
- Lavable jusqu'à 60 °C
- Couleur : blanc uni

Réf. 7459640

55 €\*

# Lessives pour lave-linge Miele



## Lessive UltraWhite 2,7 kg

- Pour des résultats de lavage parfaits sur les textiles blancs et de couleur
- Résultats parfaits à 20/30/40/60/95 °C
  - Une blancheur éclatante grâce à sa forte teneur en oxygène actif et en agents blanchissants
  - Élimine très efficacement les taches, même à basses températures
  - Très économique – pour 42 cycles de lavage
  - Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 10199770

20,99 €\*  
(1 KG = 7,70 €)



## Lessive liquide UltraColor 1,5 l

- Pour les textiles couleurs et noirs
- Élimine très efficacement les taches, même à basses températures
  - Contient sept enzymes pour une propreté irréprochable
  - ColorProtect pour des couleurs intenses qui durent longtemps
  - Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
  - Sans microplastiques et biodégradable
  - Pour plus de fraîcheur avec le parfum Miele Aqua

Réf. 11979340

15,99 €\*  
(1 L = 10,66 €)



## Kit lessive Miele UltraColor UltraWhite pour six mois de lavage

- Réserve de lessive Miele pour six mois
- Trois bouteilles UltraColor pour le linge de couleur
  - Un paquet UltraWhite pour le linge blanc
  - Élimine très efficacement les taches, même à basses températures
  - Résultats parfaits à 20/30/40/60/95 °C
  - Très économique – pour un total de 123 cycles de lavage

Réf. 12075510

62,99 €\*



## Lessive couleurs UltraColor Sensitive 1,5 l

- Allie durabilité et efficacité à une très bonne compatibilité avec la peau
- Sans parfum ni colorant : adaptée pour les peaux sensibles
  - Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
  - Sans microplastiques et biodégradable
  - Avec formule protectrice pour des couleurs toujours éclatantes
  - Bouteille recyclable. Testée et confirmée par organisme externe.

Réf. 11987300

18,99 €\*  
(1 L = 11,99 €)



## Lessive pour linge délicat WoolCare 1,5 l

- Pour la laine, la soie et d'autres textiles délicats
- Nettoyage et entretien doux des fibres pour résultats parfaits
  - Avec protéines de blé – une cure nourrissante pour vos textiles
  - FoamCare – Lavage en douceur grâce au tapis de mousse souple
  - Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
  - Sans microplastiques, azurants optiques ni agents de blanchiment.
  - Bouteille recyclable. Testée et confirmée par organisme externe

Réf. 11979160

18,99 €\*  
(1 L = 12,66 €)



## Adoucissant UltraSoft 1,5 l

- Pour du linge ultra-doux avec la fraîcheur du parfum Aqua
- Parfum naturel d'une pureté et d'une fraîcheur absolues
  - Réduit la formation de faux plis, facilite le repassage du linge
  - Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
  - Sans microplastiques et biodégradable
  - Évite que le linge se charge d'électricité statique dans le sèche-linge
  - Très économique – pour 50 cycles de lavage

Réf. 11986970

10,99 €\*  
(1 L = 7,33 €)



### Lessive spéciale UltraDark 1,5 l

Pour les textiles foncés et noirs

- Allie haute performance de nettoyage et protection élevée des fibres
- ColorProtect pour des couleurs intenses qui durent longtemps
- Effet anti-bouloches : Empêche vos vêtements de ternir
- Contient sept enzymes pour une propreté irréprochable
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Pour env. 60 cycles de lavage

Réf. 11986740

18,99 €\*  
(1 L = 12,66 €)



### Lessive spéciale Duvets et couettes 250 ml

Idéal pour les oreillers, sacs de couchage et les duvets de qualité supérieur

- Préserve l'élasticité du duvet
- Laisse aussi respirer les vêtements en duvet
- Les duvets ne collent pas et restent légers
- Très économique – pour 13 cycles de lavage
- Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 10225580

15,99 €\*  
(1 L = 63,96 €)



### Lessive spéciale Sport 250 ml

Idéal pour les vêtements de sport respirants

- Neutralise les mauvaises odeurs grâce à son absorbeur d'odeurs intégré
- Lave les vêtements de sport respirants et prend soin des couleurs
- Effet antistatique pour préserver la forme et la tenue des vêtements de sport, adapté aux textiles polaires
- Très économique – pour 13 cycles de lavage
- Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 10225760

15,99 €\*  
(1 L = 63,96 €)



### Lessive spéciale Outdoor 250 ml

Adaptée à tous les textiles modernes et les vêtements fonctionnels

- Protège la membrane grâce à la combinaison d'agents tensio-actifs
- Fort pouvoir moussant, nettoie en douceur sur un tapis de mousse
- Neutralise les odeurs grâce à un absorbeur d'odeurs
- Très économique – pour 13 cycles de lavage
- Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 10226080

15,99 €\*  
(1 L = 59,96 €)



### Imperméabilisant ImpraProtect 250 ml

Idéal pour les vêtements de sport et de pluie

- Imperméabilise et protège de l'eau, du vent et des salissures
- Préserve les propriétés thermo-respirantes des textiles
- Très économique – pour cinq imperméabilisations
- Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 11873090

18,99 €\*  
(1 L = 75,96 €)

\*Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.

<sup>1)</sup> Le matériau de base des flacons de lessive Miele est composé à 100 % de plastique recyclé.

# UltraPhase 1 et UltraPhase 2

Pour lave-linge et lave-linge séchant avec TwinDos®

## Des résultats de lavage parfaits

Miele a révolutionné le soin du linge : Le système biphasé de Miele assure un lavage plus en profondeur et plus propre que les lessives liquides conventionnelles sans agents de blanchiment, car ces agents détruiraient les autres composants. Grâce au stockage et au dosage séparés d'UltraPhase 1 et 2 de Miele, le système TwinDos® permet d'utiliser un agent de blanchiment. Les substances actives et les enzymes d'UltraPhase 1 détachent la saleté et éliminent les taches, comme l'huile et la graisse, les protéines et l'amidon.

Avec UltraPhase 2, l'agent de blanchiment est dosé au moment opportun du cycle de lavage pour éliminer les taches les plus tenaces, par ex. de café, de thé, de jus de fruits ou de vin rouge.

Le principal avantage de ce système de dosage : il permet d'obtenir des couleurs mais aussi un blanc impeccables.

## Une qualité certifiée

L'institut Hohenstein a testé les propriétés du système de dosage à biphasé en utilisant les lessives Miele UltraPhase 1 et UltraPhase 2. Une excellente efficacité de lavage prouvée : disparition des taches, degré de blancheur, anti-film terne et précision du dosage.



**Exclusivité Miele**

## Dosage automatique de la lessive TwinDos®

Le meilleur système de lessive liquide d'une simple pression sur un bouton.

Le dosage automatique avec TwinDos® est pratique, mais garantit également une propreté parfaite : Avec UltraPhase 1 et 2, votre appareil devient le système idéal à lessive liquide. TwinDos® dose UltraPhase 1 et 2 à l'instant idéal du processus de lavage et permet ainsi des résultats éclatants de propreté. De plus, TwinDos® garantit un dosage tellement précis que les économies de lessive peuvent aller jusqu'à 30 % par rapport à un dosage manuel.



## UltraPhase 1 et 2 – la combinaison gagnante pour votre linge.

### UltraPhase 1 :



Sept enzymes pour une propreté ultime



ColorProtect pour des couleurs intenses qui durent longtemps



Nouvelle formule avec la fraîcheur du parfum Miele Aqua

### UltraPhase 2 :



Oxygène actif pour une élimination douce et efficace des taches



WhiteBooster pour un blanc éclatant



OxiCare pour nettoyer en profondeur les textiles et appareils



Pour l'achat d'un lave-linge ou lave-linge séchant avec TwinDos®, 4 cartouches UltraPhase 1 et 3 cartouches UltraPhase 2 vous seront offertes\*\*,

ce qui correspond à une valeur de plus de 100 euros et vous permet d'économiser les coûts de lessive pendant plus de six mois\*\*.



### Miele UltraPhase 1 et 2

Lessive à deux composants actifs pour le blanc et les couleurs

- Pour des couleurs lumineuses et un blanc éclatant
- Élimine très efficacement les taches, même à basses températures
- Pas de surdosage grâce au dosage automatique
- Très économique – pour 37 cycles de lavage (UltraPhase 1) ou 50 cycles de lavage (UltraPhase 2)
- Nouvelle formule avec la fraîcheur du parfum Miele Aqua.

UltraPhase 1 15,99 €\*  
Réf. 11887240 (1 L = 10,66 €)

UltraPhase 2 15,99 €\*  
Réf. 11891790 (1 L = 10,66 €)

### Miele UltraPhase 1 et 2 Sensitive

Lessive à deux composants actifs pour le blanc et les couleurs

- Sans colorant ni parfum – bonne tolérance cutanée
- Très respectueux de l'environnement
- Élimine très efficacement les taches, même à basses températures
- Très économique – pour 36 cycles de lavage (UltraPhase 1 Sensitive) ou 63 cycles de lavage (UltraPhase 2 Sensitive)

UltraPhase 1 Sensitive 15,99 €\*  
Réf. 10795750 (1 W = 10,66 €)

UltraPhase 2 Sensitive 15,99 €\*  
Réf. 10795780 (1 L = 10,66 €)

### Miele UltraPhase 1 et 2 Refresh Elixir

Édition limitée contre les mauvaises odeurs

- UltraPhase 1 : Avec Freshplex™ pour neutraliser les odeurs désagréables. Contient sept enzymes pour une propreté ultime. Color Protect pour préserver durablement l'éclat des couleurs.
- UltraPhase 2 : oxygène actif pour une élimination douce et efficace des taches. OxiCare pour nettoyer en profondeur les textiles et appareils. WhiteBooster pour un blanc éclatant.
- Très économique – pour 37 cycles de lavage (UltraPhase 1) ou 50 cycles de lavage (UltraPhase 2)

UltraPhase 1 Refresh Elixir 15,99 €\*  
Réf. 11614920 (1 L = 10,66 €)

UltraPhase 2 Refresh Elixir 15,99 €\*  
Réf. 11615030 (1 L = 10,66 €)



### Kit UltraPhase 1 et 2 Sensitive

Réserve pour six mois de lessive Miele Sensitive

- Comprend 3 x UltraPhase 1 et 2 x UltraPhase 2

Réf. 11717010 74,95 €\*

### Kit UltraPhase 1 et 2 Refresh Elixir

Pack réserve de l'édition limitée contre les mauvaises odeurs

- Comprend 3 x UltraPhase 1 et 3 x UltraPhase 2

Réf. 11615090 74,95 €\*

\* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.

\*\* Une cartouche d'UltraPhase 1 et une d'UltraPhase 2 sont fournies avec l'appareil, vous recevrez les autres cartouches en échange du coupon joint.

\*\*\* Base de calcul : 28 semaines avec cinq lavages/semaine

# Caps

## Le complément parfait pour les utilisations spéciales

### Un dosage simple, des résultats parfaits

Vous voulez également profiter de résultats de lavage parfaits sur les utilisations spéciales telles que les lainages ou les textiles modernes, sans effort supplémentaire ? Pour cela, nous avons conçu les Caps Miele.

Ces petites capsules monodoses sont à insérer dans le bac à adoucissant. Le lave-linge dose le contenu des Caps au moment le plus approprié du cycle de lavage, de façon entièrement automatique. Il est également possible d'ouvrir les capsules Miele à l'aide d'une languette. Elles peuvent donc être utilisées dans les autres modèles de lave-linge. Il suffit de verser leur contenu dans le bac à produits.

### Laver avec le dosage idéal

Chaque capsule contient la quantité précise de lessive nécessaire pour un cycle de lavage avec le volume de charge optimal. Il n'est donc pas non plus possible de sous-doser la lessive. Vos vêtements sont toujours lavés en profondeur et traités avec soin, sans gaspiller de lessive.

### Pour une plus grande durabilité :



Le matériau de base des porte-capsules Miele est composé à 100 % de plastique recyclé.



### Conditionnement

Chaque Caps dispose de son propre coffret, avec trois, six ou neuf unités selon la fréquence de leur utilisation.

### Coffret découverte

Pour ceux qui aimeraient découvrir notre large gamme de Caps, nous proposons le coffret Caps Collection de six capsules. Les six Caps Miele contenues dans ce coffret vous permettent de tester les différentes utilisations.



### Exclusivité Miele Dosage précis par capsule CapDosing2

Simple et durable : dosage optimal des lessives spéciales, des adoucissants et des additifs grâce à CapDosing.



### Caps Collection Coffret de 6 – EasyOpen

Pack d'essai de 6 Caps

- CottonRepair pour la régénération des textiles
- Lessive spéciale pour vêtements de sport, en duvet ou en laine
- Détachant Booster ultra-puissant
- Adoucissant Aqua pour un parfum de fraîcheur
- Pour 6 utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 12014130

7,99 €\*  
(1 Cap = 1,33 €)



### Caps WoolCare Coffret de 9 – EasyOpen

Lessive pour la laine et les textiles délicats

- Formule de soin spéciale à base de protéines de blé
- Technologie de protection des fibres contre le feutrage
- Formule de protection des couleurs pour un lavage en douceur
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Pour neuf utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11485710

8,49 €\*  
(1 Cap = 0,94 €)



### Caps UltraDark Coffret de 9 – EasyOpen

Lessive spéciale pour linge noir et foncé

- Formule de protection des couleurs pour un lavage en douceur
- Effet anti-bouloches : Empêche vos vêtements de ternir
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Préserve durablement l'intensité des couleurs de vos textiles foncés
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Pour 9 cycles de lavage – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11910940

8,49 €\*  
(1 Cap = 0,94 €)



### Caps Adoucissant Coffret de 9 – EasyOpen

- Pour un parfum de fraîcheur
- Pureté maximale, fraîcheur et propreté en profondeur
  - Pour du linge ultra-doux
  - Évite que le linge se charge en électricité statique
  - Parfaitement prédosée et simple à utiliser
  - Pour 9 cycles de lavage – utilisable dans tout type de lave-linge



Aqua : pureté maximale, fraîcheur et propreté en profondeur, réf. 11486030  
 Cocoon : pour des moments de détente et d'intimité, réf. 11486080  
 Nature : un doux parfum aux senteurs de fleurs savamment dosées, réf. 11486060

6,99 €\*  
 6,99 €\*  
 6,99 €\*  
 (1 Cap = 0,72 €)

### Caps Sport Coffret de 6 – EasyOpen

- Lessive spéciale pour textiles synthétiques
- Neutralise les mauvaises odeurs grâce à son absorbeur d'odeurs intégré
  - Préviend le chargement électrostatique des vêtements
  - Préserve la forme et les propriétés respirantes des synthétiques
  - Parfaitement prédosée et simple à utiliser
  - Pour 6 utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge
- Réf. 12014050

8,49 €\*  
 (1 Cap = 1,42 €)



### Caps Booster Coffret de 6 – EasyOpen

- Détachant ultra-puissant
- Technologie enzymatique contre les taches tenaces
  - Pour les couleurs et le blanc
  - Pour d'excellents résultats de lavage, même à basse température
  - Parfaitement prédosée et simple à utiliser
  - Pour 6 utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge
- Réf. 11648330

8,99 €\*  
 (1 Cap = 1,33 €)

### Caps SilkCare Coffret de 6 – EasyOpen

- Lessive pour la soie et les textiles délicats
- Formule spéciale à base de protéines de soie
  - Préserve la douceur typique des textiles en soie
  - Nettoyage délicat pour la protection des fibres de soie
  - Parfaitement prédosée et simple à utiliser
  - Pour 6 utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge
- Réf. 11485770

8,49 €\*  
 (1 Cap = 1,33 €)

### Caps DownCare Coffret de 6 – EasyOpen

- Lessive spéciale pour duvets
- Préserve l'élasticité et les propriétés respirantes des duvets
  - Nettoyage efficace et entretien doux grâce à la lanoline
  - Les duvets ne collent pas et restent légers
  - Parfaitement prédosée et simple à utiliser
  - Pour six utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge
- Réf. 11485980

8,49 €\*  
 (1 Cap = 1,33 €)



### Caps Outdoor Coffret de 6 – EasyOpen

- Lessive spéciale pour vêtements fonctionnels de qualité supérieure
- Protège les fonctions de membrane des vêtements modernes
  - Préserve la forme et les propriétés respirantes des synthétiques
  - Neutralise les mauvaises odeurs grâce à son absorbeur d'odeurs intégré
  - Parfaitement prédosée et simple à utiliser
  - Pour 6 utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge
- Réf. 12014110

8,49 €\*  
 (1 Cap = 1,33 €)

### Caps Impraprotect Coffret de 3 – EasyOpen

- Imperméabilisant pour vêtements de sport et de pluie
- Imperméabilise et protège de l'eau, du vent et des salissures
  - Excellents résultats avec fixation thermique
  - Sans résine fluorocarbonée
  - Préserve les propriétés respirantes et l'élasticité des textiles
  - Pour trois utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge
- Réf. 11648250

15,99 €\*  
 (1 Cap = 5,33 €)

### Caps CottonRepair Coffret de 3 – EasyOpen

- Lessive spéciale pour textiles en coton
- Ravive visiblement les textiles après un lavage seulement
  - Formule spéciale Miele avec la technologie novozymes
  - Élimine les bouloches et ravive l'éclat des couleurs
  - Utiliser au maximum une à deux fois par an par pièce de linge
  - Pour trois utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge
- Réf. 11485810

15,99 €\*  
 (1 Cap = 1,33 €)

\* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.

<sup>1)</sup> Le matériau de base des porte-capsules est composé à 100 % de plastique recyclé

<sup>2)</sup> EP 2 365 120

### Pour un linge doux et parfumé

Avec FragranceDos<sup>2</sup>, enveloppez votre linge de votre parfum préféré durant le séchage. À la sortie du sèche-linge, votre linge est doux et sent agréablement bon, sans aucun adoucissant. Pour cela, il vous suffit de choisir vos fragrances préférées dans notre large gamme. Réglez l'intensité du parfum en tournant simplement le flacon. Vous pouvez l'adapter à vos besoins et varier l'intensité selon le programme. Appréciez la volupté d'un linge délicieusement parfumé, exactement comme vous le souhaitez.



### Redécouvrez la fraîcheur absolue

Nous avons longtemps cherché un partenaire expérimenté qui nous permettrait de donner vie aux parfums que nous imaginions. En collaboration avec Mane, entreprise familiale de Provence, nous avons pu concrétiser nos idées. C'est au cœur de la production historique de parfums que sont créées des fragrances depuis 1871. Le linge garde ainsi un parfum frais et agréable une fois sec, comme vous l'aimez.



### Nouveau : flacon de parfum DryFresh<sup>®</sup>

Les vêtements peu portés n'ont pas toujours besoin d'être lavés. DryFresh<sup>®</sup> vous permet de simplement rafraîchir vos vêtements. Les mauvaises odeurs sont ainsi neutralisées rapidement.

# Flacons de parfum pour sèche-linge

Pour une sensation de fraîcheur durable, sans aucun effort



## Exclusivité Miele **FragranceDos<sup>2)</sup>**

Vous pouvez changer de parfum en un rien de temps en plaçant en même temps deux parfums dans le filtre du sèche-linge. Alternier entre les parfums préférés des membres de votre famille sera donc simple comme un jeu d'enfant. Vous avez aussi la possibilité de combiner DryFresh avec d'autres parfums et de créer ainsi votre un parfum préféré personnel.

## Fragrances Miele 12,5 ml

Pour 50 cycles de séchage<sup>1)</sup>

- Pour un parfum frais, qui dure jusqu'à quatre semaines
- Du linge agréablement parfumé sans adoucissant
- Intensité de parfum réglable individuellement à tout moment
- Créé spécialement pour Miele par des parfumeurs de Provence
- Pour tous les sèche-linge Miele T1 avec FragranceDos

DryFresh – pour neutraliser les odeurs désagréables avec Freshplex™, réf. 12026880	11,99 €* <sup>*</sup>
Aqua – un linge au parfum rafraîchissant qui respire la propreté, réf. 12020900	11,99 €* <sup>*</sup>
Cocoon – une odeur de fraîcheur pour des moments de détente, réf. 12023450	11,99 €* <sup>*</sup>
Nature – un doux parfum aux senteurs de fleurs savamment dosées, réf.10234440	11,99 €* <sup>*</sup>



## Set 3 x Fragrances Miele

Pour 150 cycles de séchage<sup>1)</sup>

- Pour un parfum frais, qui dure jusqu'à quatre semaines
- Du linge agréablement parfumé sans adoucissant
- Intensité de parfum réglable individuellement à tout moment
- Créé spécialement pour Miele par des parfumeurs de Provence
- Pour tous les sèche-linge Miele T1 avec FragranceDos

DryFresh – pour neutraliser les odeurs désagréables avec Freshplex™, réf. 12026040	31,99 €* <sup>*</sup>
Aqua – un linge au parfum rafraîchissant qui respire la propreté, réf. 12021590	31,99 €* <sup>*</sup>
Cocoon – une odeur de fraîcheur pour des moments de détente, réf. 12023720	31,99 €* <sup>*</sup>
Nature – un doux parfum aux senteurs de fleurs savamment dosées, réf.11614620	31,99 €* <sup>*</sup>
Sélection – trois des fragrances préférées Miele (Aqua, Cocoon et Nature), réf. 12033100	31,99 €* <sup>*</sup>

<sup>1)</sup> Un flacon réglé en intensité moyenne suffit pour 50 cycles de séchage

<sup>2)</sup> Brevet : EP 2 431 516

\* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.

## Miele Experience Center Paris

### Rive gauche

30 rue du Bac  
75007 Paris

Horaires d'ouverture :  
le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.

## Miele Experience Center Paris

### Rive droite

55 boulevard Malesherbes  
75008 Paris

Horaires d'ouverture :  
le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.

## Miele Experience Center Nice

Centre commercial CAP 3000  
317 Avenue Eugène Donadei  
Quartier du Lac  
06 700 Saint Laurent du var

Horaires d'ouverture :  
le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.  
Parking à disposition

Pour être reçu sans attendre dans l'un de nos Miele Centers, prenez rendez-vous par téléphone au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse suivante : [info@miele.fr](mailto:info@miele.fr).

## Miele France SAS

9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray  
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX  
R.C.S Bobigny B 708 203 088



## Internet

[info@miele.fr](mailto:info@miele.fr)  
[www.miele.fr](http://www.miele.fr)

## La ligne Consommateurs

Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées

**09 74 50 1000**

Appel non surtaxé

## Pièces détachées et accessoires

Réservé aux professionnels

[pieces@miele.fr](mailto:pieces@miele.fr)

## Support technique revendeur

**Tél. : 01 49 39 44 88**

E-mail : [support.technique@miele.fr](mailto:support.technique@miele.fr)

Prix maximum conseillés en € TTC

Photos non contractuelles