

Miele

Tables de cuisson

Edition Avril 2022

Miele. Immer Besser.*



* Toujours mieux



Con@ctivity

Un équipement exclusif pour des saveurs intactes

Les points forts¹⁾ des tables de cuisson à induction Miele

Con@ctivity

Concentrez-vous pleinement sur la cuisson : Avec Con@ctivity, votre hotte fait automatiquement ce qu'il faut. Dès que la table de cuisson est allumée ou éteinte, la hotte réagit automatiquement. La puissance d'aspiration est ajustée automatiquement, en fonction de l'activité sur la table de cuisson, assurant ainsi un climat ambiant agréable. Les appareils communiquent entre eux par Wi-Fi. Avec Con@ctivity, vous intégrez la hotte et la table de cuisson dans Miele@home.



Full Flex

Utilisation personnalisée de la surface de cuisson : Positionnez vos récipients de cuisson à votre convenance.

Exclusivité Miele TempControl²⁾

Des résultats de cuisson toujours parfaits : la température de la poêle reste constante et plus rien n'attache.



Exclusivité Miele SmartSelect White

Rapide et intuitif : les niveaux de puissance sont réglables directement pour chaque zone de cuisson.

Exclusivité Miele PowerFlex

Une rapidité et une flexibilité incomparables : le booster avec une puissance maximale de 7,3 kW est unique.

Écran tactile

Pour une compréhension plus simple : écran tactile multicolore 7 pouces pour une utilisation intuitive.

¹⁾ selon le modèle

²⁾ Brevet : EP1704754, EP2153698

Glossaire des pictogrammes

Tous les pictogrammes des tables de cuisson à induction en un coup d'œil



Touch Display

Commande

Écran tactile multicolore sept pouces pour une utilisation intuitive



SmartSelect White

Les niveaux de puissance peuvent être sélectionnés de manière rapide et intuitive. Affichage contrasté avec texte blanc.



SmartSelect

Les niveaux de puissance peuvent être sélectionnés de manière rapide et intuitive. Rétroéclairage jaune des séries de chiffres.



ComfortSelect

Sélection rapide et intuitive pour toutes les zones de cuisson et niveaux de puissance.



EasySelect

La rangée de chiffres centrale vous permet de commander toutes les zones de cuisson et tous les niveaux de puissance.



Knebel

Sélection simple et rapide de chaque zone de cuisson par un bouton séparé.



Con@ctivity 3.0

Con@ctivity

Indique si la table de cuisson est équipée de Con@ctivity.



Vollfläche

D'infinies possibilités d'aménagement

Utilisation flexible de l'ensemble de la surface de cuisson sans zones de cuisson prédéfinies.



PowerFlex

Surface extra-grande pour deux casseroles ou poêles, un grand plat à rôtir ou une grande casserole.



TwinBooster

TwinBooster

Deux niveaux de puissance pour des temps de cuisson extrêmement courts.



TempControl

TempControl

Garantit des résultats homogènes optimum pour différents types de saisie.



SmartLine

Combinable avec SmartLine

Les dominos SmartLine offrent différentes méthodes de cuisson et se combinent à la perfection.




SilentMove

SilentMove



Déplacement ultrasilencieux des casseroles et poêles grâce à la surface lisse en vitrocéramique.

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

Commande boutons, 60 cm




Foyers individuels, 60 cm




- KM 7164 FR (Design)**
- **Cadre inox fin haut**
 - Commande à boutons - Affichage ambré
 - Verre vitrocéramique noir, sérigraphie LightPrint
 - 4 zones de cuisson dont une zone modulable PowerFlex
 - Zone avant droite : Ø 100 – 160 mm, max. 2500 W, Puissance max. TwinBooster 3000 W
 - Zone arrière droite : Ø 140 – 190 mm, max. 3000 W
 - Zone PowerFlex : 230 x 150 mm, max 3000 W, Puissance max. TwinBooster 3650 W
 - Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max. 4800 W, Puissance max. TwinBooster 7300 W
 - Détection auto. de la taille des récipients
 - Fonction Booster et TwinBooster
 - Maintien au chaud (65°C)
 - **Encastrement 60 x 50 cm**
 - Branchement Monophasé - Puissance 7,3 kW

1699 €* + 5 € éco-part = 1704 €**



TABLES DE CUISSON À INDUCTION




KM 7200 FR (Design)

- Cadre inox large plat
- Commandes sensibles EasySelect - Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie gris basalte
- 3 zones de cuisson dont une grande zone 28 cm
- 9 à 17 puissances programmables
- Zone avant gauche : Ø 140 - 280 mm, max 3300 W, Puissance max. avec TwinBooster : 5500 W
- Zone avant droite : Ø 100 - 160 mm, max 1700 W, Puissance max. avec TwinBooster : 2200 W
- Zone arrière droite : Ø 140 - 190 mm, max 2500 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3000 W
- Accès direct aux niveaux de puissances
- Détection automatique de la taille des récipients
- Fonction Booster et TwinBooster
- 3 Minuteurs
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- Encastrement 56 x 49 cm
- Branchement Monophasé - Puissance 7,3 kW

1099 €* + 5 € éco-part = 1104 €**

KM 7201 FR





KM 7201 FR (Design)

- Cadre inox large plat
- Commandes sensibles EasySelect - Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie gris basalte
- 4 zones de cuisson dont une zone Ø 22 cm
- 9 à 17 puissances programmables
- Zone avant gauche : Ø 160 - 220 mm, max 3000W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone arrière gauche : Ø 100 - 160 mm, max 1700W, Puissance max. avec TwinBooster : 2200 W
- Zone avant droite : Ø 140 - 190 mm, max 2500 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3000 W
- Zone arrière droite : Ø 140 - 190 mm, max 2500 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3000 W
- Accès direct aux niveaux de puissances
- Détection automatique de la taille des récipients
- Fonction Booster et TwinBooster
- 4 Minuteurs
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- Encastrement 56 x 49 cm
- Branchement Monophasé - Puissance 7,3 kW

1099 €* + 5 € éco-part = 1104 €**

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

Foyers individuels, 75 cm




KM 7210 FR (Design)

- Cadre inox large plat
- Commandes sensibles EasySelect - Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie gris Basalte
- **4 zones de cuisson dont une zone extensible**
- 9 à 17 puissances programmables
- Zone avant gauche : Ø 160 - 220 mm, max. 3000 W, Puissance max. TwinBooster 3650 W
- Zone arrière gauche : Ø 100 - 160 mm, max. 1700 W, Puissance max. TwinBooster 2200 W
- Zone arrière droite : Ø 190/190 x 290 mm, max. 3000 W, Puissance max. TwinBooster 3700 W
- Zone avant droite : Ø 140 - 190 mm, max. 2500 W, Puissance max. TwinBooster 3000 W
- Accès direct aux niveaux de puissances
- Détection automatique de la taille du récipient
- Fonction Booster et TwinBooster
- 4 Minuteurs
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- **Encastrement 75 x 49 cm**
- Branchement Monophasé – Puissance 7,3 kW


1499 €* + 5 € éco-part = 1504 €**

Foyers individuels et zones modulables, 60 cm



KM 7464 FR

TABLES DE CUISSON À INDUCTION




KM 7464 FR (Design)

- Cadre inox fin haut
- Commande ComfortSelect - Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie LightPrint
- 4 zones de cuisson dont une zone modulable PowerFlex
- 9 à 17 puissances programmables
- Zone avant gauche : Ø 140 - 190 mm, max 2500 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3000 W
- Zone arrière gauche : Ø 100 - 160 mm, max 1700 W, Puissance max. avec TwinBooster : 2200 W
- Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm, max 3000 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
- Accès direct aux niveaux de puissances
- Détection automatique de la taille des récipients
- Fonction Booster et TwinBooster
- 4 Minuteurs
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
- Encastrement 56 x 49 cm
- Branchement Monophasé - Puissance 7,3 kW

1199 €* + 5 € éco-part = 1204 €**

KM 7404 FX




KM 7404 FX (Prestige)


- Sans cadre - Enc. à fleur de plan uniquement
- Commande ComfortSelect - Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie LightPrint
- 4 zones de cuisson dont une zone modulable PowerFlex
- 9 à 17 puissances programmables
- Zone avant gauche : Ø 140 - 190 mm, max. 2500 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3000 W
- Zone arrière gauche : Ø 100 - 160 mm 1700 W, Puissance max. avec TwinBooster : 2200 W
- Zone PowerFlex Ø 150 - 230 mm, max. 3000 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Bridge PowerFlex 230 x 390 mm, max. 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
- Accès direct aux niveaux de puissances
- Détection automatique de la taille des récipients
- Fonction Booster et TwinBooster
- 4 Minuteurs
- Fonction Stop&Go, Fonction Mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
- Encastrement 59,6 x 49,6 cm
- Branchement Monophasé - Puissance 7,3 kW

1399 €* + 5 € éco-part = 1404 €**

TABLES DE CUISSON À INDUCTION



KM 7465 FR




KM 7465 FR (Design)


- **Cadre inox fin haut**
- Commande ComfortSelect - Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie LightPrint
- **4 zones de cuisson dont 2 zones modulables PowerFlex**
- 9 à 17 puissances programmables
- Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm, max. 3000 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone droite Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max. 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
- Zone gauche Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max. 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
- **Jusqu'à 4 récipients en même temps**
- Accès direct aux niveaux de puissances
- Détection automatique de la taille des récipients
- Fonction Booster et TwinBooster
- 4 Minuteurs
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
- **Encastrement 60 x 50 cm**
- Branchement Monophasé – Puissance 7,3 kW

1599 €* + 5 € éco-part = 1604 €**

KM 7465 FL



TABLES DE CUISSON À INDUCTION




KM 7465 FL (Design)

- **Sans cadre – Enc. standard ou à fleur de plan**
- Commande ComfortSelect - Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie LightPrint
- 4 zones de cuisson dont 2 zones modulables PowerFlex
- 9 à 17 puissances programmables
- Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm, max. 3000 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone droite Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max. 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
- Zone gauche Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max. 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
- Jusqu'à 4 récipients en même temps
- Accès direct aux niveaux de puissances
- Détection automatique de la taille des récipients
- Fonction Booster et TwinBooster
- 4 Minuteurs
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
- **Encastrement 60 x 50 cm**
- Branchement Monophasé – Puissance 7,3 kW

1599 €* + 5 € éco-part = 1604 €**

KM 7564 FL





KM 7564 FL (Prestige)

- **Sans cadre - Enc. standard ou à fleur de plan**
- **Bandeau de commande SmartSelect - Affichage ambré**
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie LightPrint
- 4 zones de cuisson dont 2 zones modulables PowerFlex
- 9 à 17 puissances programmables
- Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm, max 3000 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone gauche Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
- Zone droite Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
- Jusqu'à 4 récipients en même temps
- Détection automatique de la taille des récipients
- Fonction Booster et TwinBooster
- 4 Minuteurs
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- **Mijotage automatique, Protection nettoyage**
- Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
- **Combinable avec la collection de dominos SmartLine**
- Encastrement 60 x 50 cm
- Branchement Monophasé - Puissance 7,3 kW

1799 €* + 5 € éco-part = 1804 €**

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

Foyers individuels et zones modulables, 75 cm




KM 7414 FX (Prestige)

- **Sans cadre – Enc. à fleur de plan uniquement**
- **Commande ComfortSelect - Affichage ambré**
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie LightPrint
- 9 à 17 puissances programmables
- **4 zones de cuisson dont 1 zone modulable PowerFlex**
- Zone avant gauche : Ø 160 - 220 mm, Puissance max. 3000 W, Puissance max. TwinBooster 3650 W
- Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm, Puissance max. 3000 W, Puissance max. TwinBooster 3650 W
- Zone droite Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, Puissance max. 4800 W, Puissance max. TwinBooster 7300 W
- Zone arrière centre Ø 100 - 160 mm, Puissance max. 1700 W, Puissance max. TwinBooster 2200 W
- Jusqu'à 4 récipients en même temps
- Accès direct aux niveaux de puissances
- Détection automatique de la taille du récipient
- Fonction Booster et TwinBooster
- 4 Minuteurs
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
- **Encastrement 75,6 x 49,6 cm**
- Branchement Monophasé – Puissance 7,3 kW


1699 €* + 5 € éco-part = 1704 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

TABLES DE CUISSON À INDUCTION



KM 7679 FR



KM 7679 FR (Prestige)

- **Cadre inox large plat**
- **Commande SmartSelect** - Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie LightPrint
- 9 à 17 puissances programmables
- **4 zones de cuisson dont 1 zone modulable PowerFlex et 1 zone TempControl**
- Zone avant gauche TempControl : Ø 160 - 230 mm, max 3000 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm, max 3000 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone droite Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
- Zone arrière centre : Ø 100 - 160 mm, max 1750 W, TwinBooster 2200 W
- Accès direct aux niveaux de puissances
- Détection automatique de la taille des récipients
- Fonction Booster et TwinBooster
- 4 Minuteurs
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- **Mijotage automatique, Protection nettoyage**
- **Technologie TempControl avec 3 niveaux de saisie directement accessibles**
- **Compatible avec CookAssist**
- Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
- **Encastrement 75 x 49 cm**
- Branchement Monophasé - Puissance 7,3 kW

2699 € + 5 € éco-part = 2704 €**


* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

Foyers individuels et zones modulables, 80 cm




KM 7879 FL



KM 7879 FL (Prestige)


- Sans cadre – Enc. standard ou à fleur de plan
- **Commande SmartSelect White – Affichage blanc**
- **Verre vitrocéramique noir graphite, sérigraphie LightPrint**
- 9 à 17 puissances programmables
- 4 zones de cuisson dont 1 zone modulable PowerFlex et 1 zone TempControl
- Zone avant gauche TempControl : Ø 160 - 220 mm, max 3000 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm, max 3000 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone droite Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
- Zone centre : Ø 100 - 160 mm, max 1750 W, Puissance max. avec TwinBooster : 2200 W
- Accès direct aux niveaux de puissances
- Détection automatique de la taille des récipients
- Fonction Booster et TwinBooster
- 4 Minuteurs
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- Mijotage automatique, Protection nettoyage
- Fonction TempControl avec 3 niveaux de saisie directement accessibles
- Compatible avec CookAssist
- Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
- **Encastrement 78 x 50 cm**
- Branchement Monophasé - Puissance 7,3 kW
- 2999 €* + 5 € éco-part = 3004 €****

KM 7474 FR



* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

TABLES DE CUISSON À INDUCTION




KM 7474 FR (Prestige)

- Cadre inox fin haut
- Commande ComfortSelect - Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie LightPrint
- 9 à 17 puissances programmables
- 4 zones de cuisson dont 1 zone modulable PowerFlex
- Zone avant gauche : Ø 160 - 220 mm, max 3000 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone arrière centre : Ø 100 - 160 mm, max 1700 W, Puissance max. avec TwinBooster : 2200 W
- Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm, max 3000 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone droite Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
- Jusqu'à 4 récipients en même temps
- Accès direct aux niveaux de puissances
- Détection automatique de la taille du récipient
- Fonction Booster et TwinBooster
- 4 Minuteurs
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
- Encastrement 78 x 50 cm
- Branchement monophasé – Puissance 7,3 kW

1599 €* + 5 € éco-part = 1604 €**

KM 7474 FL






KM 7474 FL (Prestige)


- Sans cadre – Enc. standard ou à fleur de plan
- Commande ComfortSelect - Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie LightPrint
- 9 à 17 puissances programmables
- 4 zones de cuisson dont 1 zone modulable PowerFlex
- Zone avant gauche : Ø 160 - 220 mm, max 3000 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone arrière centre : Ø 100 - 160 mm, max 1700 W, Puissance max. avec TwinBooster : 2200 W
- Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm, max 3000 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone droite Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
- Jusqu'à 4 récipients en même temps
- Accès direct aux niveaux de puissances
- Détection automatique de la taille du récipient
- Fonction Booster et TwinBooster
- 4 Minuteurs
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
- Encastrement 78 x 50 cm
- Branchement monophasé – Puissance 7,3 W

1599 €* + 5 € éco-part = 1604 €**

TABLES DE CUISSON À INDUCTION




KM 7574 FR



KM 7574 FR (Prestige)

- Cadre inox haut fin
- Commande SmartSelect - Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie LightPrint
- 9 à 17 puissances programmables
- 4 zones de cuisson dont 1 zone modulable PowerFlex
- Zone avant gauche : Ø 160 - 220 mm, max 3000 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone arrière centre : Ø 100 - 160 mm, max 1700 W, Puissance max. avec TwinBooster : 2200 W
- Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm, max 3000 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone droite Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
- Jusqu'à 4 récipients en même temps
- Détection automatique de la taille des récipients
- Fonction Booster et TwinBooster
- 4 Minuteurs
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- Mijotage automatique, Protection nettoyage
- Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
- Encastrement 78 x 50 cm
- Branchement Monophasé - Puissance 7,3 kW

KM 7574 FL



1799 €* + 5 € éco-part = 1804 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse


TABLES DE CUISSON À INDUCTION



KM 7574 FL (Prestige)

- **Sans cadre – Enc. standard ou à fleur de plan**
 - Commande SmartSelect - Affichage ambré
 - Verre vitrocéramique noir, sérigraphie LightPrint
 - 4 zones de cuisson dont 1 zone modulable PowerFlex
 - Zone avant gauche : Ø 160 - 230 mm, max 2300 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
 - Zone arrière centre : Ø 100 - 160 mm, max 1700 W, Puissance max. avec TwinBooster : 2200 W
 - Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm, max 3000 W
 - Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
 - Zone droite Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
 - Jusqu'à 4 récipients en même temps
 - Détection automatique de la taille des récipients
 - Fonction Booster et TwinBooster
 - 4 Minuteurs
 - Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
 - Mijotage automatique, Protection nettoyage
 - Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
 - **Combinable avec la collection de dominos SmartLine**
 - Encastrement 78 x 50 cm
 - Branchement Monophasé - Puissance 7,3 kW
- 1799 €* + 5 € éco-part = 1804 €****

KM 7575 FR




KM 7575 FR (Prestige)

- **Cadre inox fin haut**
- Commande SmartSelect - Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie LightPrint
- **6 zones de cuisson dont 3 zones modulables PowerFlex**
- Zone gauche Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max 3400 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone centre Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
- Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm, max 3000 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone droite Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
- **Jusqu'à 6 récipients en même temps**
- Détection automatique de la taille des récipients
- Fonction Booster et TwinBooster
- **6 Minuteurs**
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- Mijotage automatique, Protection nettoyage
- Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
- Encastrement 78 x 50 cm
- **Branchement Triphasé - Puissance 11 kW**


2499 €* + 5 € éco-part = 2504 €**

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

Foyers individuels et zones modulables, 90 cm



KM 7594 FR




KM 7594 FR (Prestige)

- Cadre inox fin haut
- Commande SmartSelect - Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie LightPrint
- **5 zones de cuisson dont 2 zones modulables PowerFlex**
- Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm, max 3000 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone centre : Ø 180 - 280 mm, max 3000 W
- Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone gauche Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
- Zone droite Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
- **Jusqu'à 5 récipients en même temps**
- Détection automatique de la taille des récipients
- Fonction Booster et TwinBooster
- **5 Minuteurs**
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- Mijotage automatique, Protection nettoyage
- Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
- **Encastrement 91,6 x 50 cm**
- **Branchement Triphasé - Puissance 11 kW**


2699 €* + 5 € éco-part = 2704 €**

KM 7594 FL



* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

TABLES DE CUISSON À INDUCTION




KM 7594 FL (Prestige)

- **Sans cadre – Enc. standard ou à fleur de plan**
- Commande SmartSelect - Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie LightPrint
- 5 zones de cuisson dont 2 zones modulables PowerFlex
- Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm, max 3000 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone centre : Ø 180-280 mm, max 3000 W
- Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone gauche Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
- Zone droite Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
- Jusqu'à 5 récipients en même temps
- Détection automatique de la taille des récipients
- Fonction Booster et TwinBooster
- **5 Minuteurs**
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- Mijotage automatique, Protection nettoyage
- Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
- Encastrement 91,6 x 50 cm
- **Branchement Triphasé - Puissance 11 kW**

2699 €* + 5 € éco-part = 2704 €**

KM 7699 FR





KM 7699 FR (Prestige)

- **Cadre inox fin haut**
- Commande SmartSelect - Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie LightPrint
- **5 zones de cuisson dont 1 zone modulable PowerFlex et 1 zone TempControl**
- Zone avant gauche : Ø 100 - 160 mm, max 1750 W, Zone arrière gauche TempControl : Ø 160 - 230 mm, max 3000 W, Puissance max. avec TwinBooster : 2200 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone PowerFlex : 230 x 150 mm, max 3000 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone centre : Ø 180 - 280 mm, max 3000 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone droite Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance max avec TwinBooster : 7300 W
- Détection automatique de la taille des récipients
- Fonction Booster et TwinBooster
- 5 Minuteurs
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- Mijotage automatique, Protection nettoyage
- **Technologie TempControl avec 3 niveaux de saisie directement accessibles**
- **Compatible avec CookAssist**
- Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
- Encastrement 91,6 x 50 cm
- **Branchement Triphasé - Puissance 11 kW**


3299 € + 5 € éco-part = 3304 €**

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

Foyers individuels et zones modulables, panorama



KM 7684 FL




KM 7684 FL (Prestige)

- Sans cadre – Enc. standard et à fleur de plan
- Commande SmartSelect - Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie LightPrint
- 4 zones de cuisson dont 2 zones modulables PowerFlex
- Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm, max 3000 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone gauche Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
- Zone droite Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
- Détection automatique de la taille des récipients
- Fonction Booster et TwinBooster
- 4 Minuteurs
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- Mijotage automatique, Protection nettoyage
- Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
- Encastrement 89,6 x 38,8 cm
- Branchement Monophasé - Puissance 7,3 kW

2599 €* + 5 € éco-part = 2604 €**

KM 7999 FR



TABLES DE CUISSON À INDUCTION




KM 7999 FR (Prestige)

- **Cadre inox fin haut**
- Commande SmartSelect – Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie SilentMove
- Ecran tactile TFT couleur 7"
- **8 zones de cuisson avec capteurs TempControl, dont 3 zones modulables PowerFlex Plus**
- **Assistant culinaire intégré (23 programmes)**
- Zone gauche TempControl : 226 x 382 mm, Puissance max : 2800 W, avec TwinBooster : 3600 W
- Zone centre TempControl : 365 x 286 mm, Puissance max : 2800 W, avec TwinBooster : 3600 W
- Zone droite TempControl : 226 x 382 mm, Puissance max : 2800 W, avec TwinBooster : 3600 W
- Jusqu'à 5 récipients en même temps
- Détection automatique du récipient et de sa taille
- Fonctions Mémoire 10 sec, Stop & Go, Protection nettoyage
- Minuteurs
- Compatible Miele@home et Con@ctivity 3.0
- Dimensions d'encastrement : 91,6 x 50 cm
- **Branchement triphasé - Puissance 10,8 kW**

5699 €* + 5 € d'éco-part. = 5704 €**

KM 7999 FL





KM 7999 FL (Prestige)

- **Sans cadre**
- Commande SmartSelect – Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie SilentMove
- Ecran tactile TFT couleur 7"
- 8 zones de cuisson avec capteurs TempControl, dont 3 zones modulables PowerFlex Plus
- **Assistant culinaire intégré (23 programmes)**
- Zone gauche TempControl : 226 x 382 mm, Puissance max : 2800 W, avec TwinBooster : 3600 W
- Zone centre TempControl : 365 x 286 mm, Puissance max : 2800 W, avec TwinBooster : 3600 W
- Zone droite TempControl : 226 x 382 mm, Puissance max : 2800 W, avec TwinBooster : 3600 W
- Jusqu'à 5 récipients en même temps
- Détection automatique du récipient et de sa taille
- Fonctions Mémoire 10 sec, Stop & Go, Protection nettoyage
- Minuteurs
- Compatible Miele@home et Con@ctivity 3.0
- Dimensions d'encastrement : 91,6 x 50 cm
- **Branchement triphasé - Puissance 10,8 kW**


5699 €* + 5 € d'éco-part. = 5704 €**

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

FullFlex, 60 cm



KM 7667 FR




KM 7667 FR (Prestige)

- **Cadre inox fin haut**
- Commande SmartSelect – Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie LightPrint
- **Zone libre 570 x 390 mm : espace de cuisson modulable**
- 9 à 17 puissances programmables
- Puissance max. 3300 W, avec TwinBooster : 3650 W
- Jusqu'à 4 récipients en même temps
- Détection auto. de la taille du récipient
- **Reconnaissance intelligente du récipient, Aide au positionnement**
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- Minuteurs
- Arrêt auto., début de cuisson auto
- Mijotage auto., Protection nettoyage
- **Equipée Miele@home et Con@ctivity 3.0**
- **Encastrement 60 x 50 cm**
- Branchement monophasé – Puissance 7,3 kW


2299 €* + 5 € éco-part = 2304 €**

KM 7667 FL



TABLES DE CUISSON À INDUCTION

FullFlex, 75 cm




KM 7667 FL (Prestige)

- **Sans cadre - Enc. standard ou à fleur de plan**
- Commande SmartSelect – Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie LightPrint
- Zone libre 570 x 390 mm : espace de cuisson modulable
- 9 à 17 puissances programmables
- Puissance max. 3300 W, TwinBooster : 3650 W
- Jusqu'à 4 récipients en même temps
- Détection auto. de la taille du récipient
- Reconnaissance intelligente du récipient, Aide au positionnement
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- Minuteurs
- Arrêt auto., début de cuisson auto
- Mijotage auto., Protection nettoyage
- Equipée Miele@home et Con@ctivity 3.0
- Encastrement 60 x 50 cm
- **Combinable avec les dominos SmartLine**
- Branchement monophasé – Puissance 7,3 W

2299 €* + 5 € éco-part = 2304 €**

KM 7617 FX




KM 7617 FX (Prestige)

- **Sans cadre - Enc. à fleur de plan uniquement**
- Commande SmartSelect - Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie LightPrint
- **Zone libre 570 x 380 mm : espace de cuisson modulable**
- 9 à 17 puissances programmables
- Puissance max. 3300 W, TwinBooster : 3650 W
- Jusqu'à 4 récipients en même temps
- Détection auto. de la taille du récipient
- Reconnaissance intelligente du récipient, Aide au positionnement
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- Minuteurs
- Arrêt auto., début de cuisson auto
- Mijotage auto., Protection nettoyage
- Equipée Miele@home et Con@ctivity 3.0
- **Encastrement 75,6 x 49,6 cm**
- Branchement monophasé – Puissance 7,3 kW



2699 €* + 5 € éco-part = 2704 €**

TABLES DE CUISSON À INDUCTION


FullFlex, 80 cm



FullFlex, 90 cm



KM 7678 FL




KM 7678 FL (Prestige)


- Sans cadre – Enc. standard ou à fleur de plan
- Commande SmartSelect – Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie LightPrint
- Zone libre 740 x 380 mm : espace de cuisson modulable
- 9 à 17 puissances programmables
- Puissance max. 3300 W, TwinBooster 3650 W
- Jusqu'à 6 récipients en même temps
- Combinable avec les dominos SmartLine (hors domino hotte)
- Détection auto. de la taille du récipient
- Reconnaissance intelligente du récipient, Aide au positionnement
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- Minuteurs
- Arrêt auto., début de cuisson auto
- Mijotage auto., Protection nettoyage
- Equipée Miele@home et Con@ctivity 3.0
- Encastrement 78 x 50 cm
- Branchement Triphasé – Puissance 11 kW

2799 €* + 5 € éco-part = 2804 €**

KM 7697 FL



TABLES DE CUISSON À INDUCTION




KM 7697 FL (Prestige)

- Sans cadre - Enc. standard ou à fleur de plan
- Commande SmartSelect – Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie LightPrint
- **Zone libre 870 x 380 mm : espace de cuisson modulable**
- 9 à 17 puissances programmables
- Puissance max. 3300 W, avec TwinBooster 3650 W
- Jusqu'à 6 récipients en même temps
- **Combinable avec la collection de Dominos SmartLine (hors domino hotte)**
- Détection auto. de la taille du récipient
- Reconnaissance intelligente du récipient, Aide au positionnement
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- Minuteurs
- Arrêt auto., début de cuisson auto
- Mijotage auto., Protection nettoyage
- Equipée Miele@home et Con@ctivity 3.0
- **Encastrement 91,6 x 50 cm**
- **Branchement Triphasé – Puissance 11 kW**

3299 €* + 5 € éco-part = 3304 €**

KM 7897 FL



KM 7897 FL (Prestige)

- Sans cadre - Enc. standard et à fleur de plan
- **Commande SmartSelect White – Affichage blanc**
- **Verre vitrocéramique noir graphite, Sérigraphie SilentMove**
- Zone libre 870 x 380 mm : espace de cuisson modulable
- 9 à 17 puissances programmables
- Puissance max 3300 W, avec TwinBooster 3650 W
- Jusqu'à 6 récipients en même temps
- Détection auto. de la taille du récipient
- Reconnaissance intelligente du récipient, Aide au positionnement
- Booster et TwinBooster
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- Minuteurs
- Arrêt auto., début de cuisson auto
- Mijotage auto., Protection nettoyage
- Equipée Miele@home et Con@ctivity 3.0
- Encastrement 91,6 x 50 cm
- **Branchement Triphasé – Puissance 11 kW**

3599 €* + 5 € éco-part = 3604 €**



20123456789

20123456789



Con@ctivity



Un équipement exclusif pour des saveurs intactes

Les points forts¹⁾ des tables de cuisson électriques Miele

Con@ctivity

Concentrez-vous pleinement sur la cuisson : Avec Con@ctivity, votre hotte fait automatiquement ce qu'il faut. Dès que la table de cuisson est allumée ou éteinte, la hotte réagit automatiquement. La puissance d'aspiration est ajustée automatiquement, en fonction de l'activité sur la table de cuisson, assurant ainsi un climat ambiant agréable. Les appareils communiquent entre eux par Wi-Fi. Avec Con@ctivity, vous intégrez la hotte et la table de cuisson dans Miele@home.



Exclusivité Miele

ExtraSpeed²⁾

Un gain de temps supplémentaire : cette prouesse technique exclusive Miele vous fait gagner du temps.



Zone de rôtissage

Très pratique : pour un plat à rôtir, des circuits de chauffe supplémentaires sont aisément activables.



Zone de cuisson à circuits multiples

À la mesure de vos attentes : activez simplement les circuits de chauffe, selon la taille dont vous avez besoin.



Exclusivité Miele

Maintien au chaud

Prêt à servir : la température au fond de la casserole est régulée pour maintenir au chaud sans que rien n'attache.

¹⁾ selon le modèle

²⁾ Brevet : EP2001267

Glossaire des pictogrammes

Tous les pictogrammes des tables de cuisson électriques en un coup d'œil



Commande

Les niveaux de puissance peuvent être sélectionnés de manière rapide et intuitive. Rétroéclairage jaune des séries de chiffres.



Sélection simplifiée de toutes les zones de cuisson et niveaux de puissance.



La rangée de chiffres centrale vous permet de commander toutes les zones de cuisson et tous les niveaux de puissance.



Sélection simple et rapide de chaque zone de cuisson par un bouton séparé.



Con@ctivity

Fonction automatique Wi-Fi pour un air ambiant optimal et un confort d'utilisation maximal.



D'infinies possibilités d'aménagement

Circuits de chauffe commutables permettant l'utilisation d'un plat à rôtir.



Maintien au chaud

Maintien au chaud indépendamment de la quantité à température de service.




ExtraSpeed

Résistances HiLight pour des temps de cuisson courts.

TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUES


Avec cadre



KM 6527 FR (Design)

- Enc. L 56 x P 49 cm
- Cadre inox plat
- 3 zones dont 1 zone Vario
- 6400 W
- Commande sensitive EasySelect
- Accès direct aux niveaux de puissance
- Affichage ambré
- Minuterie
- Fonction Stop&Go
- Indicateur de chaleur résiduelle



849,99 €* + 5 € éco-part = 854,99 €**



KM 6520 FR (Design)

- Enc. L 56 x P 49 cm
- Cadre inox plat
- 4 zones dont 1 zone Vario
- 6700 W
- Commande sensitive EasySelect
- Affichage ambré
- Accès direct aux niveaux de puissance
- Minuterie
- Fonction Stop&Go
- Indicateur de chaleur résiduelle

849,99 €* + 5 € éco-part = 854,99 €**



KM 6521 FR (Design)

- Enc. L 56 x P 49 cm
- Cadre inox plat
- 4 zones dont 1 zone Vario
- 7300 W
- Commande sensitive EasySelect
- Affichage ambré
- Accès direct aux niveaux de puissance
- Minuterie
- Fonction Stop&Go
- Indicateur de chaleur résiduelle

879,99 €* + 5 € éco-part = 884,99 €**







TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUES

Fleur de plan



KM 6522 FR (Design)



- Enc. L 75 x P 49 cm
- Cadre inox plat
- 4 zones dont 1 zone Vario
- 7600 W
- Commande sensitive EasySelect
- Affichage ambré
- Accès direct aux niveaux de puissance
- Minuterie
- Fonction Stop&Go
- Indicateur de chaleur résiduelle

1099 €* + 5 € éco-part = 1104 €**

KM 6520 FL (Design)

- Enc. Fleur de plan L 59,6 x P 49,6 cm
- 6700 W
- Commande sensitive EasySelect
- Affichage ambré
- Accès direct aux niveaux de puissance
- 4 zones dont 1 zone Vario
- Minuterie
- Fonction Stop&Go
- Indicateur de chaleur résiduelle

849,99 €* + 5 € éco-part = 854,99 €**





Équipement exclusif pour un plaisir illimité !

Les avantages produits* des tables de cuisson avec hotte intégrée de Miele

Con@ctivity

Avec Con@ctivity, concentrez-vous pleinement sur le plaisir de cuisiner. En effet, la hotte et la table de cuisson communiquent entre elles. La table de cuisson transmet les réglages à l'électronique de la hotte et cette dernière régule automatiquement les niveaux d'aspiration. Vous n'aurez plus à vous rappeler d'éteindre la hotte plus tard. Toutes les tables de cuisson TwoInOne de Miele sont équipées de la technologie Con@ctivity.



Exclusivité Miele PowerFlex XL

Gain de place : l'utilisation de toute la profondeur de la table de cuisson permet de disposer parfaitement de grands récipients de cuisson.

Exclusivité Miele TwinBooster

Une flexibilité unique : la puissance d'induction peut être répartie individuellement ou concentrée sur une zone.



Exclusivité Miele ComfortSelect Plus

Compact et pratique : la rangée de chiffre centrale vous permet de commander facilement toutes les zones de cuisson ainsi que la hotte.



Évacuation des buées à fleur de plan

À fleur de plan et élégant : le design discret vous permet d'aménager votre cuisine exactement comme vous le souhaitez.



Filtres à graisses métalliques en inox

Facilité de nettoyage : les filtres à graisse métalliques à 10 couches de qualité supérieure sont adaptés au lave-vaisselle et très robustes.

Glossaire des pictogrammes

Tous les pictogrammes des tables de cuisson « TwoInOne » Miele en un coup d'œil



Commande

Les zones de cuisson et la hotte sont commandés par une rangée de chiffres centrale à rétroéclairage jaune.



Les niveaux de puissance peuvent être sélectionnés de manière rapide et intuitive. Rétroéclairage jaune des séries de chiffres.



Con@ctivity

Fonction automatique pour un air ambiant optimal et un confort d'utilisation maximal.



D'infinies possibilités d'aménagement

Parfait pour le positionnement successif de grandes casseroles ou pour des plats à rôtir.



Parfait pour des récipients de cuisson ou plats à rôtir.



TwinBooster

Deux niveaux de puissance pour des temps de cuisson extrêmement courts.



Filtres à dix couches

Filtre à graisse métallique dix couches, adapté pour un nettoyage au lave-vaisselle.



Efficacité énergétique

L'étiquette relative à l'efficacité énergétique vous informe sur la performance et la puissance.

TABLE DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE



KMDA 7633 FR (Prestige)

Table de cuisson

- Cadre Inox haut large
- Commande frontale à touches sensibles SmartSelect
- Affichage ambré
- 4 zones ou 2 espaces modulables PowerFlex : 39 x 23 cm
- 7300 W, 6 TwinBoosters
- Accès direct aux puissances
- Minuteurs, maintien au chaud et Stop&Go
- Protection nettoyage

Hotte

- Mixte¹⁾
- Moteur Eco à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont
1 Booster : 570 m³/h, 73 dB(A) re 1 pw
3ème vitesse : 490 m³/h, 69 dB(A) re 1 pw
- Arrêt différé
- 1 filtre à graisses Inox - Filtration A – Lavable au lave-vaisselle
- Conso/an 25 kWh/an - Energie A++
- Compatible Con@ctivity 3.0
- Équipée Miele@home

3699 €* + 5 € éco-part = 3704 €**

KMDA 7634 FR (Prestige)

- Caractéristiques identiques à la KMDA 7633 FR
- Design avec hotte à fleur de plan

3799 €* + 5 € éco-part = 3804 €**





TABLE DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE



KMDA 7633 FL (Prestige)

Table de cuisson

Encastrement standard ou à fleur de plan

- Commande frontale à touches sensibles SmartSelect
- Affichage ambré
- 4 zones ou 2 espaces modulables PowerFlex : 39 x 23 cm
- 7300 W, 6 TwinBoosters
- Accès direct aux puissances
- Minuteurs, maintien au chaud et Stop&Go
- Protection nettoyage

Hotte

- Mixte¹⁾
- Moteur Eco à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont
1 Booster : 570 m³/h, 73 dB(A) re 1 pw
3ème vitesse : 490 m³/h, 69 dB(A) re 1 pw
- Arrêt différé
- 1 filtre à graisse Inox - Filtration A - Lavable au lave-vaisselle
- Conso/an 25 kWh/an - Energie A++
- Équipée de Con@ctivity 3.0
- Équipée Miele@home

3699 €* + 5 € éco-part = 3704 €**


KMDA 7634 FL (Prestige)

Caractéristiques identiques à la KMDA 7633 FL

- Design avec hotte à fleur de plan

3799 €* + 5 € éco-part = 3804 €**

KMDA 7633 FL et KMDA 7634 FL



1) Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander les accessoires nécessaires : Kit de recyclage DUU 1000-2 et filtre à charbon DKF 1000-R.

KMDA 7633 FL / KMDA 7634 FL




TABLE DE CUISSON AVEC HOTTE INTEGREEE



KMDA 7476 FR (Prestige)

Table de cuisson


- Cadre Inox haut large
- Design avec hotte à fleur de plan
- Commande frontale à touches sensibles
- **ComfortSelect Plus**
- Affichage ambré
- 4 zones ou 2 espaces modulables
- **PowerFlex XL : 46 x 23 cm**
- 7300 W, 6 TwinBoosters
- Accès direct aux puissances
- Minuteurs, maintien au chaud et Stop&Go
- Protection nettoyage

Hotte

- Mixte¹⁾
- Moteur Eco à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont
 - 1 Booster : 570 m³/h, 73 dB(A) re 1 pw
 - 3ème vitesse : 490 m³/h, 69 dB(A) re 1 pw
- Arrêt différé
- 1 filtre à graisse Inox - Filtration A - Lavable au lave-vaisselle
- Conso/an 25 kWh/an - Energie A++
- Équipée de Con@ctivity 3.0
- Équipée Miele@home

3799 €* + 5 € éco-part.= 3804 €**

KMDA 7476 FR



1) Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander les accessoires nécessaires : Kit de recyclage DUU 1000-2 et filtre à charbon DKF 1000-R

KMDA 7476 FR




TABLE DE CUISSON AVEC HOTTE INTEGREEE



KMDA 7476 FL (Prestige)



Table de cuisson

- Encastrement standard ou a fleur de plan
- Design avec hotte à fleur de plan
- Commande frontale à touches sensibles ComfortSelect Plus
- Affichage ambré
- 4 zones ou 2 espaces modulables
PowerFlex XL : 46 x 23 cm
- 7300 W, 6 TwinBoosters
- Accès direct aux puissances
- Minuteurs, maintien au chaud et Stop&Go
- Protection nettoyage

Hotte

- Mixte¹⁾
- Moteur Eco à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont
1 Booster : 570 m³/h, 73 dB(A) re 1 pw
3ème vitesse : 490 m³/h, 69 dB(A) re 1 pw
- Arrêt différé
- 1 filtre à graisse Inox - Filtration A - Lavable au lave-vaisselle
- Conso/an 25 kWh/an - Energie A++
- Équipée de Con@ctivity 3.0
- Équipée Miele@home


3799 €* + 5 € éco-part.= 3804 €**




KMDA 7xxx

Schémas d'installation

Installation en recyclage



Installation en évacuation



Miele
INDUCTION

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Les points forts* des dominos SmartLine de Miele

Exklusiv bei Miele SmartSelect

Grâce à cette commande, les niveaux de puissance et les durées peuvent être sélectionnés de manière rapide et intuitive. Chaque zone de cuisson est dotée d'une série de chiffres à rétroéclairage ambré. Une excellente lisibilité est ainsi assurée. La durée de la minuterie peut également être réglée confortablement grâce à la sélection séparée de la fonction Minuterie et de l'arrêt automatique, ainsi que l'affichage à trois chiffres.



Exklusiv bei Miele PowerFlex
Une rapidité et une flexibilité incomparables : Le booster avec une puissance maximale de 3,65 kW est unique.

Exklusiv bei Miele TwinBooster
Une flexibilité unique : La puissance d'induction peut être répartie individuellement ou concentrée sur une zone.



Support de casserole ComfortClean
Nettoyage rapide : supports de casserole lavables au lave-vaisselle. La table de cuisson au gaz reste propre longtemps.



Brûleur wok
Professionnel : un brûleur wok puissant pour une régulation simultanée ou séparée des deux cercles de flamme.



Sécurité gaz thermocouple
Rassurant : Si la flamme s'éteint, notamment à cause d'un courant d'air, l'arrivée de gaz est coupée.

* selon le modèle

Glossaire des pictogrammes

Tous les pictogrammes de la gamme SmartLine en un coup d'œil



Modes de commande

Les niveaux de puissance peuvent être sélectionnés de manière rapide et intuitive. Rétroéclairage jaune des séries de chiffres.



Sélection simple et rapide de chaque zone de cuisson par un bouton séparé.



D'infinies possibilités d'aménagement

Surface extra-grande pour deux casseroles ou poêles, un grand plat à rôtir ou une grande casserole.



Résultats homogènes grâce à l'induction et à la technologie Booster.



Les aliments sont directement saisis sur sa surface chaude en inox. Deux circuits de chauffage réglables séparément.



TwinBooster

Deux niveaux de puissance pour des temps de cuisson extrêmement courts.



Sécurité gaz thermocouple

Sécurité élevée grâce à l'arrêt immédiat de l'arrivée de gaz en cas de défaillance de flammes.



Filtres à dix couches

Filtre à graisse métallique dix couches, adapté pour un nettoyage au lave-vaisselle.




Efficacité énergétique

La classe d'efficacité énergétique indiquée est A++.

COLLECTION SMARTLINE

Domino gaz 38 cm




CS 7102-1 FL (Prestige)

- Encastrement standard ou à fleur de plan
- **2 brûleurs gaz : 1 brûleur 100-200 mm et 1 Booster 140-220 mm**
- Boutons de commande inox, supports amovibles en fonte émaillées
- Allumage une main, Rallumage automatique
- Plateau en verre vitrocéramique noir
- Sécurité Thermocouple, Sécurité oubli Gaz Stop
- **2 supports ComfortClean** amovibles en fonte émaillées (lavables au lave-vaisselle)
- Livré avec le clapet de fermeture aimanté en verre FlameGuard pour hotte de table CSDA 7001 FL


1599 €* + 5 € éco-part = 1604 €**

Encastrement standard



- 1) à l'avant
- 2) Boîtier de raccordement avec câble d'alimentation électrique, L = 2000 mm
- 3) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)


Encastrement à fleur de plan



- 1) à l'avant
- 2) Boîtier de raccordement avec câble d'alimentation électrique, L = 2000 mm
- 3) Fraisage en gradins
- 4) Baguette en bois 12 mm (non fourni)
- 5) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

COLLECTION SMARTLINE

Domino gaz 38 cm




CS 7101-1 FL (Prestige)

- Encastrement standard ou à fleur de plan
- **1 brûleur gaz triple couronne (150-280 mm)**
- Boutons de commande inox, support amovible en fonte émaillée
- Allumage une main, Rallumage automatique
- Plateau en verre vitrocéramique noir
- Sécurité Thermocouple, Sécurité oubli Gaz Stop
- Support ComfortClean amovible en fonte émaillée (lavables au lave-vaisselle)
- Livré avec le clapet de fermeture aimanté en verre FlameGuard pour hotte de table CSDA 7001 FL


1599 €* + 5 € éco-part = 1604 €**

Encastrement standard



- 1) à l'avant
- 2) Boîtier de raccordement avec câble d'alimentation électrique, L = 2000 mm
- 3) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)


Encastrement à fleur de plan



- 1) à l'avant
- 2) Câble de raccordement, L = 2000 mm
- 3) Fraisage en gradins
- 4) Baguette en bois 12 mm (non fourni)
- 5) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

COLLECTION SMARTLINE

Domino induction 38 cm




CS 7612 FL (Prestige)

- Encastrement standard ou à fleur de plan
- 2 zones modulables PowerFlex (150-230 mm), 9 puissances programmables
- Minuteur, Maintien au chaud, Stop&Go
- Protection nettoyage
- 3650 W – 2 TwinBoosters jusqu'à 3650 W
- Commande frontale à touches sensibles SmartSelect
- Affichage ambré
- Accès direct aux puissances
- Arrêt automatique
- Sécurité ON/OFF


1699 €* + 5 € éco-part = 1704 €**

Encastrement standard



- 1) à l'avant
2) Câble de raccordement, L = 2000 mm


Encastrement à fleur de plan



- 1) à l'avant
2) Câble de raccordement, L = 2000 mm
3) Fraisage en gradins
4) Baguette en bois 12 mm (non fourni)

COLLECTION SMARTLINE

Domino Wok induction 38 cm




CS 7641 FL (Prestige)

- Encastrement standard ou à fleur de plan
- 1 zone Vario Wok diamètre 30 cm, 9 puissances programmables
- Minuteur, Maintien au chaud, Stop&Go
- Protection nettoyage
- 3200 W – Booster jusqu'à 3200 W
- Commande frontale à touches sensibles SmartSelect
- Affichage ambré
- Accès direct aux puissances
- Arrêt automatique
- Sécurité ON/OFF


2999 €* + 5 € éco-part = 3004 €**

Encastrement standard



- 1) à l'avant
2) Câble de raccordement, L = 2000 mm


Encastrement à fleur de plan



- 1) à l'avant
2) Câble de raccordement, L = 2000 mm
3) Fraisage en gradins
4) Baguette en bois 12 mm (non fourni)

COLLECTION SMARTLINE

Domino Teppan Yaki induction 38 cm




CS 7632 FL (Prestige)

- Encastrement standard ou à fleur de plan
- 1 Teppan Yaki à induction Inox, 9 puissances programmables
- 2 zones de cuisson
- Minuteur, Maintien au chaud, Stop&Go
- Protection nettoyage
- 2600 W – Booster jusqu'à 2600 W
- Commande frontale à touches sensibles SmartSelect
- Affichage ambré
- Accès direct aux puissances
- Arrêt automatique
- Sécurité ON/OFF


2799 €* + 5 € éco-part = 2804 €**

Encastrement standard



- 1) à l'avant
- 2) Boîtier de raccordement électrique avec câble d'alimentation électrique, L = 2000 mm


Encastrement à fleur de plan



- 1) à l'avant
- 2) Câble de raccordement, L = 2000 mm
- 3) Fraisage en gradins
- 4) Baguette en bois 12 mm (non fourni)

COLLECTION SMARTLINE

Domino Hotte 12 cm




CSDA 7001 FL (Prestige)

- Encastrement standard ou à fleur de plan
- Domino hotte mixte¹⁾
- A positionner entre deux dominos ou latéralement de part et d'autre d'une table de cuisson compatible SmartLine
- Moteur Eco à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont
1 Booster : 560 m³/h, 69 dB(A)
3ème vit : 460 m³/h, 65 dB(A)
- Commande frontale à touches sensibles SmartSelect - Affichage ambré
- 1 filtre à graisses inox – Filtration B – Lavable au lave-vaisselle
- Déфлекteur amovible
- Conso/an 25 kWh/an – Energie A++
- Puissance totale : 170 W
- Arrêt de sécurité, arrêt différé

1799 €* + 5 € éco-part = 1804 €**


¹⁾ Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander les accessoires nécessaires : Kit de recyclage DUU 1000-2 et filtre à charbon DKF 1000-R.

Encastrement standard




- 1) à l'avant
- 2) Ventilateur (fixation dans le socle au niveau du sol)
- 3) Boîtier électrique
- 4) Conduit de ventilation

Encastrement standard




Encastrement à fleur de plan



- 1) à l'avant
- 2) Ventilateur (fixation dans le socle au niveau du sol)
- 3) Fraisage en gradins
- 4) Baguette en bois 12 mm (non fournie)
- 5) Conduit de ventilation
- 6) Boîtier électrique

Encastrement à fleur de plan





Équipement exclusif pour un plaisir illimité

Les points forts* de la hotte de table ProLine Miele

Les dominos ProLine de Miele avec hotte intégrée se caractérisent par un design raffiné et une facilité d'utilisation au quotidien. Malgré leurs fonctionnalités spécifiques, tous les appareils ProLine reposent sur la même base. Et quelle que soit leur combinaison, ils forment toujours un ensemble raffiné et uniforme. La star du design dans chaque cuisine !




Bouton

Confort sur mesure : La puissance de ventilation est commandée de manière intuitive et facile à l'aide du bouton.



Filtres à graisses métalliques en inox

Facilité de nettoyage : Les filtres à graisse métalliques à 10 couches de qualité supérieure sont adaptés au lave-vaisselle et très robustes.



Miele CleanCover

Protection et nettoyage simplifié : L'intérieur lisse et clos évite tout contact avec le câblage électrique et le moteur.



Moteur ECO

Puissant et silencieux : Le moteur à courant continu permet jusqu'à 70 % d'économies d'énergie par rapport aux moteurs classiques.



Classe d'efficacité énergétique

Tout d'un seul coup d'œil : L'étiquette relative à l'efficacité énergétique vous informe sur la performance et la puissance.



Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Les points forts* des dominos ProLine de Miele

Les dominos ProLine de Miele se caractérisent par un design raffiné et une facilité d'utilisation au quotidien. Malgré leurs fonctionnalités spécifiques, tous les appareils reposent sur la même base. La combinaison des dominos permet de réaliser une combinaison d'appareils élégante et uniforme. La star du design dans chaque cuisine !



Bouton

Confort d'utilisation : Les boutons métalliques complètent harmonieusement le design des dominos ProLine.



TwinBooster

Une flexibilité unique : La puissance d'induction peut être répartie individuellement ou concentrée sur une zone.



Zone de rôtissage

Pour les grandes casseroles et les plats à rôtir : Avec la zone de rôtissage, la surface de chauffe peut être étendue sur une largeur de 26,5 cm.



Sécurité gaz thermocouple & redémarrage

Cuire en toute sécurité : Si la flamme s'éteint, elle est rallumée. En cas d'échec, l'alimentation de gaz est coupée.



QuickStart

Allumage facilité : Toutes les tables de cuisson gaz dotées d'électronique peuvent être mises en marche en toute simplicité avec la fonction de rotation.

* selon le modèle

Glossaire des pictogrammes

Tous les pictogrammes des appareils ProLine en un coup d'œil



Commande

Sélection simple et rapide de chaque zone de cuisson par un bouton séparé.



Sécurité gaz thermocouple & redémarrage

Plus de confort grâce au rallumage automatique en cas d'extinction des flammes.



QuickStart

Plus de confort grâce à l'allumage accéléré de la flamme de gaz.



TwinBooster

Deux niveaux de puissance pour des temps de cuisson extrêmement courts.



D'infinies possibilités d'aménagement

Friteuse à chauffage électrique pour frire des aliments croustillants.



Teppan Yaki électrique pour varier la préparation des aliments.



Gril barbecue électrique pour des grillades professionnelles.




Efficacité énergétique

La classe d'efficacité énergétique indiquée est A+.

DOMINOS PROLINE

Domino Induction




CS 1212-1 I (Design)

- Enc. L 27,2 x P 50 cm
- Cadre inox, boutons métal, sérigraphie LightPrint
- 2 zones induction autonomes à diamètre variable dont 1 avec TwinBooster max. 3700 W
- 12 niveaux de puissances, Puissance totale 3700 W
- Maintien au chaud, Mijotage automatique
- Sécurité anti-surchauffe, Sécurité oubli

1599 €* + 5 € éco-part = 1604 €**

Domino Vitrocéramique




CS 1112 E (Design)

- Enc. L 27,2 x P 50 cm
- Cadre inox, boutons métal, sérigraphie LightPrint
- 2 zones Hilight dont 1 à diamètre variable
- 12 niveaux de puissances, Puissance totale 3000 W
- Sécurité oubli

1299 €* + 5 € éco-part = 1304 €**




Domino Gaz



CS 1012-2 G (Design)


- Enc. L 27,2 x P 50 cm
- **Plateau Cadre et boutons inox, support amovible en fonte émaillée**
- 2 brûleurs gaz SpiralFlame
- Puissance totale 4800 W
- Allumage une main, Rallumage automatique, Injecteurs propane/butane
- Sécurité Thermocouple, Sécurité oubli

1299 €* + 5 € éco-part = 1304 €**



DOMINOS PROLINE

Domino Gril




CS 1312 BG (Design)

- Enc. L 27,2 x P 50 cm
- Cadre inox, boutons métal, 1 grille amovible
- **Barbecue/Gril avec 2 résistances autonomes et relevables de 1500 W**
- 12 niveaux de puissance, Puissance totale 3000 W
- Utilisation au choix avec eau ou pierres de lave (livrées) et fond d'eau

1499 €* + 5 € éco-part = 1504 €**



Domino Friteuse



CS 1411 F (Prestige)


- Enc. L 27,2 x P 50 cm
- **Friteuse avec couvercle et cadre inox, boutons métal**
- Puissance totale 2400 W
- Température réglable de 80 à 200°C
- Livrée avec panier friteuse et couvercle (couvercle sans charnière, ni poignée)

1799 €* + 5 € éco-part = 1804 €**




DOMINOS HOTTE

Sets de dominos avec domino hotte




CSDA 1010 (Prestige)

- Enc 86,9 x 50 cm
- Set composé de 2 dominos induction CS 1222 I + 1 domino hotte CSDA 1000 + 2 barrettes de jonction CSZL 1500
- Induction : 2 zones de cuisson induction dont 1 zone rôtisserie et 1 TwinBooster max. 3700 W
- Domino hotte : mixte¹⁾
 - Booster : 600 m³/h, 71 dB(A) re 1 pw^{**}
 - 3ème vit. : 535 m³/h, 68 dB(A) re 1 pw^{**}
- Classe d'efficacité de filtration des graisses A
- Puissance totale : 7570 W



3899 €* + 5 € éco-part = 3904 €**



* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

¹⁾ A recyclage ou à évacuation




DOMINOS HOTTE



CSDA 1020 (Prestige)

- Enc 86,9 x 50 cm
- Set composé d'1 domino induction CS 1222 I + 1 domino hotte CSDA 1000 + 1 domino **Teppan CS 1327** + 2 barrettes de jonction CSZL 1500
- Induction : 2 zones de cuisson induction dont 1 zone rôtisserie et 1 TwinBooster max. 3700 W
- **Teppan : 2 zones de chauffe autonomes de 1200 W**
- Domino hotte : mixte¹⁾
 - Booster : 600 m³/h, 71 dB(A) re 1 pw**
 - 3ème vit. : 535 m³/h, 68 dB(A) re 1 pw**
- Classe d'efficacité de filtration des graisses : A
- Puissance totale : 6270 W

4699 €* + 5 € éco-part = 4704 €**





Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Les points forts* des tables de cuisson au gaz Miele

Tables de cuisson au gaz avec électronique

Les tables de cuisson au gaz Miele équipées d'une électronique disposent d'équipements pour vous offrir encore plus de sécurité et de confort : QuickStart** assure un allumage accéléré et Sécurité gaz thermocouple & redémarrage** un réencenchement automatique en cas d'extinction de la flamme. Certains modèles disposent d'une fonction Minuterie ainsi que d'une indication de la chaleur et de la chaleur résiduelle.



QuickStart**

Allumage facilité : Toutes les tables de cuisson gaz dotées d'électronique peuvent être mises en marche en toute simplicité avec la fonction de rotation.



Sécurité gaz thermocouple & redémarrage**

Cuire en toute sécurité : Si la flamme s'éteint, elle est rallumée. En cas d'échec, l'alimentation de gaz est coupée.



Support de casserole ComfortClean

Nettoyage rapide : supports de casserole lavables au lave-vaisselle. La table de cuisson au gaz reste propre longtemps.



Brûleur wok

Professionnel : un brûleur monowok ou wok double pour une régulation simultanée ou séparée des deux cercles de flamme.



Brûleurs de tailles différentes

un brûleur adapté pour une régulation simultanée ou séparée des deux cercles de flamme.

* selon le modèle

** Brevet : DE 102007015822

Glossaire des pictogrammes

Tous les pictogrammes des tables de cuisson gaz en un coup d'œil



Commande

Sélection simple et rapide de chaque zone de cuisson par un bouton séparé.



Sécurité

Plus de confort grâce au rallumage automatique en cas d'extinction des flammes.



Sécurité élevée grâce à l'arrêt immédiat de l'arrivée de gaz en cas de défaillance de flammes.



QuickStart

Plus de confort grâce à l'allumage accéléré de la flamme de gaz.



Support de casseroles

Propreté parfaite grâce au nettoyage du support de casseroles lavable au lave-vaisselle.



Brûleur PerfectClean

Revêtement de surface breveté pour un confort de nettoyage incomparable.

TABLES DE CUISSON GAZ


Tables de cuisson gaz inox, largeur 60/65 cm



KM 2010 (Design)

- Enc. L 56 x P 49 cm
- Plateau et cadre inox
- Bandeau de commande incliné, Boutons PVC galvanisés
- 4 brûleurs PerfectClean
- Puissance totale 7100 W, 2 supports amovibles en fonte émaillée
- Allumage une main, Injecteur propane/ butane
- Sécurité thermocouple en cas d'extinction ou d'absence de flamme



899,99 €* + 5 € éco-part = 904,99 €**



KM 2012 (Design)

- Enc. L 56 x P 49 cm
- Plateau et cadre inox
- Bandeau de commande incliné, Boutons PVC galvanisés
- 4 brûleurs PerfectClean
- **1 MonoWok 3800 W**
- **Puissance totale 8300 W**, 2 supports amovibles en fonte émaillée
- Allumage une main, Injecteur propane/ butane
- Sécurité thermocouple en cas d'extinction ou d'absence de flamme


1049 €* + 5 € éco-part = 1054 €**



KM 2312 (Design)

- Enc. L 58 x P 49 cm
- Plateau et cadre inox
- Bandeau de commande incliné, Boutons PVC galvanisés
- **3 brûleurs PerfectClean dont 1 MonoWok 4000 W**
- Puissance totale 7700 W, 2 supports amovibles en fonte émaillée
- Allumage une main, Injecteur propane/ butane
- Sécurité thermocouple en cas d'extinction ou d'absence de flamme

1099 €* + 5 € éco-part = 1104 €**



TABLES DE CUISSON GAZ


Tables de cuisson gaz inox, largeur 75 cm





KM 2032 (Design)

- **Largeur 75 cm**
- Enc. L 56 x P 48 cm
- Plateau et cadre inox
- Bandeau de commande incliné, Boutons PVC galvanisés
- **5 brûleurs PerfectClean** dont 1 MonoWok 3800 W
- **Puissance totale 10 900 W**, 2 supports amovibles en fonte émaillée
- Allumage une main, Injecteur propane/butane
- Sécurité thermocouple en cas d'extinction ou d'absence de flamme

1199 €* + 5 € éco-part = 1204 €**




Tables de cuisson gaz inox, largeur 89 cm




KM 2356-1 (Prestige)

- **Largeur 88,8 cm**
- Enc. L 86,2 x P 49 cm
- Plateau et cadre inox
- **Bandeau de commande affleurant, frontal - Boutons métal**
- 5 brûleurs PerfectClean dont 1 DualWok 4500 W - anneau de support Wok
- **Puissance totale 11600 W**, 3 supports ComfortClean amovibles en fonte émaillée
- Allumage une main - **QuickStart**, Injecteur propane/butane
- Sécurité thermocouple en cas d'extinction ou d'absence de flamme

1899 €* + 5 € éco-part = 1904 €**




Tables de cuisson Gaz sur verre, largeur 60 cm



KM 3010 (Design)

- **Largeur 62,6 cm**
- Enc. L 60 x P 50 cm
- **Plateau vitrocéramique et liseré inox à l'avant et à l'arrière**
- Bandeau de commande affleurant frontal, Boutons métal
- **4 brûleurs PerfectClean**
- **Puissance totale 7100 W**, 4 supports ComfortClean amovibles en fonte émaillée
- Allumage une main, injecteur propane/butane
- Sécurité thermocouple en cas d'extinction ou d'absence de flamme

1249 €* + 5 € éco-part = 1254 €**



TABLES DE CUISSON GAZ



Tables de cuisson Gaz sur verre,
largeur 75 cm et plus



KM 3034-1 (Prestige)


- Largeur 80,6 cm
- Enc. L 78 x P 50 cm
- Plateau vitrocéramique et cadre inox
- Bandeau de commande affleurant frontal, Boutons métal
- 5 brûleurs dont un DualWok 4700 W
- Puissance totale 11 800 W, 5 supports ComfortClean amovibles en fonte émaillée lavables au lave-vaisselle
- Allumage une main, injecteur propane/butane
- Sécurité thermocouple en cas d'extinction ou d'absence de flamme

1999 €* + 5 € éco-part = 2004 €**



KM 3054-1 (Prestige)

- Largeur 94,2 cm
 - Enc. L 91,6 x P 50 cm
 - Plateau vitrocéramique et cadre inox haut plat
 - Bandeau de commande affleurant frontal, Boutons métal
 - 5 brûleurs dont 1 DualWok 4700 W
 - Puissance totale 11800 W, 5 supports ComfortClean amovibles en fonte émaillée, Minuterie jusqu'à 6 h
 - Allumage une main - Rallumage automatique, Touche QuickStop, Injecteur propane/butane
 - Pack 5 sécurités dont Thermocouple
- 2199 €* + 5 € éco-part = 2204 €**





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

Miele
INDUCTION

Accessoires pour tables de cuisson



Teppan Yaki Gourmet KMTY

Permet une expérience de cuisson inédite sur les tables de cuisson à induction Miele

- Pour la préparation rapide de plats sains et légers, tels que les mets asiatiques
- Avec fonction FixPosition – quatre pieds en silicone assurent une bonne stabilité
- Cuisson uniforme grâce à une plaque en acier inox multicouche premium
- Idéal pour les tables de cuisson à induction avec PowerFlex et FullFlex
- Ne convient pas aux tables de cuisson électriques et au gaz

Réf. 11555900

345,99 €*



Gril Gourmet GGRP

Pour préparer des grillades savoureuses sur les tables de cuisson à induction Miele

- Saveur originale du barbecue grâce à la surface ondulée
- Avec fonction FixPosition – quatre pieds en silicone assurent une bonne stabilité
- Revêtement anti-adhésif de haute qualité
- Parfaitement adaptée à la zone de cuisson PowerFlex et à la zone intégrale Miele
- Ne convient pas aux tables de cuisson électriques et au gaz

Réf. 10009310

289,99 €*



Accessoires pour Four et Tables de cuisson à induction



Set casserolierie KMTS 5704-2

Set contenant 4 pièces : casserole 1,5L / 2,5L / 4L / Poêle à frire. Compatible lave-vaisselle. Résiste également au four jusqu'à 240° (Poêle à frire) et 270° (casserolierie).

Ref. 11945190

399,99 €*



Poêle à frire inox 28 cm KMBP2800-2

Compatible lave-vaisselle. Résiste également au four jusqu'à 240°.

Ref. 11945200

119,99 €*



Casserole inox contenance 4 litres, diamètre 20 cm KMKT2040-2

Compatible lave-vaisselle. Résiste également au four jusqu'à 270°.

Ref. 11945210

139,99 €*



Casserole inox contenance 2,5 litres, diamètre 18 cm KMKT1825-2

Compatible lave-vaisselle. Résiste également au four jusqu'à 270°.

Ref. 11945220

119,99 €*



Casserole inox contenance 6 litres, diamètre 24 cm KMKT2460-2

Compatible lave-vaisselle. Résiste également au four jusqu'à 270°.

Ref. 11945230

199,99 €*

Accessoires pour Tables 2-en-1, SmartLine et ProLine



Les accessoires pour tables 2 en 1, dominos SmartLine et ProLine de Miele sont adaptés spécifiquement en termes de dimensions et de fonctionnalité. Ils s'encastrant de façon optimale et permettent une utilisation polyvalente de vos dominos tout en garantissant des résultats parfaits.



Kit de recyclage DUU 1000-2

Pour convertir les hottes de table CSDA 700x, KMDA 7774/7774-1/763x/7476, à évacuation d'air en mode recyclage

- Montage avec une hauteur de socle à partir de 100 mm
- Raccord d'évacuation pour système de gaine plate à gauche, à droite ou à l'arrière
- Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 1000-R inclus
- Deuxième tubulure d'évacuation d'air fournie
- Possibilité de raccorder plusieurs DUU 1000-2 pour un flux d'évacuation d'air plus régulier, moins de bruits liés à l'écoulement et une plus longue durée de vie du charbon actif

Réf. 11207310

409,99 €*



Couvercles en inox CSAD 1300/CSAD 1400

Pour éléments ProLine, pour unifier les surfaces et obtenir une esthétique harmonieuse

- Nettoyage facile grâce à la surface CleanSteel inox antitraçage
- Charnières avec mécanisme d'amortissement efficace pour éviter de se pincer les doigts
- Pour couvrir les éléments ProLine éteints

CSAD 1300 pour éléments ProLine de 288 mm
Réf. 7094140

314,99 €*

CSAD 1400 pour éléments ProLine de 380 mm
Réf. 7094150

324,99 €*



Plaque de grill CSGP 1300

Pour griller et rôtir les viandes, poissons, légumes, etc.

- Utilisable des deux côtés, un côté strié, l'autre lisse
- Parfaitement adaptée au domino ProLine Miele CS 1312 BG
- En fonte d'acier revêtue d'un émail spécial
- Avec poignée amovible pour droitiers et gauchers
- À utiliser sur le grill CS 1312 BBQ

Réf. 7094100

264,99 €*



Grille pour le kit DUU 1000-2 DUU-AD

Grille de recouvrement pour le kit de recyclage DUU 1000-2

- Permet de combler un espace vide entre le kit de recyclage et la plinthe ou le meuble
- Grille magnétique pour se fixer facilement

Réf. 10921880

75,99 €*



Joint silicone

Joint silicone gris pour installation à fleur de plan (sans photo)

Joint gris anthracite

Réf. 5190900

59,99 €*

Joint noir

Réf. 10751360

48,99 €*

Poêle wok CSWP 1450

Adaptée de façon optimale à la courbe du wok à induction Miele

- Sans revêtement, pour une utilisation traditionnelle du wok
- Plus grande que les poêles wok disponibles dans le commerce
- Convient à tous les woks à induction et au gaz

Réf. 7189720

429,99 €*



Baguette intermédiaire CSZL 500

Pour associer plusieurs dominos ProLine dans une découpe

- Utilisée pour monter plusieurs dominos les uns directement à côté des autres
- Avec ressorts de serrage pour fixation dans la découpe

Réf. 9156780

59,99 €*



Baguette intermédiaire CSZL 1500

Pour associer plusieurs dominos ProLine dans une découpe

- Élegante – avec une baguette inox pour cacher les interstices
- Utilisée pour monter plusieurs dominos les uns directement à côté des autres
- Avec ressorts de serrage pour fixation dans la découpe

Réf. 9102880

119,99 €*



Baguette intermédiaire CSZL 7000

Pour associer plusieurs dominos SmartLine dans une découpe

- Utilisée pour monter plusieurs dominos les uns directement à côté des autres
- Avec ressorts de serrage pour fixation de la CSDA 700x FL dans la découpe

Réf. 10690630

64,99 €*

Miele Experience Center Paris

Rive gauche

30 rue du Bac
75007 Paris

Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Paris

Rive droite

55 boulevard Malesherbes
75008 Paris

Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Nice

Centre commercial CAP 3000
317 Avenue Eugène Donadei
Quartier du Lac
06 700 Saint laurent du var

Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.
Parking à disposition

Pour être reçu sans attendre dans l'un de nos Miele Centers, prenez rendez-vous par téléphone au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse suivante : info@miele.fr.

Miele France SAS

9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
R.C.S Bobigny B 708 203 088



Prix maximum conseillés en € TTC
Photos non contractuelles

Internet

info@miele.fr
www.miele.fr

La ligne Consommateurs

Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées

09 74 50 1000

Appel non surtaxé

Pièces détachées et accessoires

Réservé aux professionnels

pieces@miele.fr

Support technique revendeur

Tél. : 01 49 39 44 88

E-mail : support.technique@miele.fr