

Miele

Catalogue Accessoires

Édition Avril 2023

Miele. Immer Besser.*



*Toujours mieux



Notre devise

Immer Besser. Toujours mieux.

Bienvenue chez Miele

Telle est la devise choisie par nos arrière-grands-parents à la fondation de l'entreprise Miele. Pour avoir du succès, il faut se démarquer de la concurrence. Pour cela, il n'existe que deux possibilités : être les meilleurs ou être les moins chers. Il est pratiquement impossible de concilier les deux options. Les fondateurs de Miele ont donc opté pour la qualité.

Depuis plus de 120 ans, Miele a sans cesse prouvé par ses produits qu'elle suit encore et toujours la voie de la qualité, comme en témoignent d'innombrables comparatifs et distinctions, mais aussi – et surtout – les millions de clients satisfaits dans le monde. Cette continuité et cette persévérance, nous les devons au fait d'avoir choisi de rester une entreprise familiale.



Dans cet esprit, depuis 1899, Miele est non seulement synonyme de produits d'excellente qualité et d'ingénierie allemande, mais aussi de respect, d'égalité et d'une collaboration basée sur la confiance et la reconnaissance mutuelle avec ses partenaires, fournisseurs, clients, collaborateurs et voisins.

En achetant un produit Miele, vous agirez particulièrement pour le bien de l'environnement, grâce à des procédés de fabrication qui s'inscrivent dans le respect de l'environnement et des produits qui offrent des performances exceptionnelles tout en affichant des consommations d'énergie particulièrement basses.

Aujourd'hui, nous – dirigeants de la société issus de la quatrième génération – vous promettons que cela ne changera pas.

Cordialement,

Markus Miele

et

Reinhard Zinkann

Dr Markus Miele et
Dr Reinhard Zinkann



Accessoires d'origine Miele

Parfaitement adaptés aux appareils Miele

En utilisant les accessoires d'origine de Miele, vous contribuez au fonctionnement optimal de votre appareil Miele. Vous obtenez ainsi des résultats toujours parfaits. En effet, tous les accessoires Miele d'origine ont été mis au point spécialement pour être utilisés dans les appareils Miele. Ils ont été testés minutieusement et sont parfaitement adaptés aux appareils Miele.



Sommaire

Accessoires pour fours et fours vapeur	12	Accessoires pour lave-vaisselle	54
Accessoires pour tables de cuisson	26	Accessoires pour machines à café	54
Accessoires pour dominos ProLine et SmartLine	28	Accessoires pour appareils du soin du linge	60
Accessoires pour hottes	34	Accessoires Miele@home	64
Accessoires pour réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin	48	Accessoires pour aspirateurs	70

La qualité en avance sur son temps.



Vos attentes et vos envies sont inscrits dans l'ADN de nos appareils.

Pour atteindre la fiabilité et la longévité qui fait notre renommée, nous associons innovation et excellence artisanale car c'est cet amour pour chaque détail qui nous permet de vous proposer des appareils particulièrement durables. Par conséquent, avec nos appareils au design très intuitif, chaque geste devient un véritable jeu d'enfant. Soin du linge, de la vaisselle, des sols, appareils de cuisson ou encore appareils de froid, notre objectif est de vous offrir une expérience sublime du quotidien.



La longévité est la quintessence de la durabilité

Développement durable

Imaginez qu'au lieu d'avoir besoin de plusieurs appareils dans le temps, vous n'en ayez besoin que d'un seul. Un seul appareil qui vous permet d'économiser de l'énergie et de l'eau. Et donc de contribuer à la préservation de notre environnement.

Performance

Alors que certains moteurs de voiture sont testés pendant 3000 heures, les tests de performance constante de nos produits peuvent aller jusqu'à 10000 heures¹⁾. Jour et nuit. De façon complète et précise. Vous pouvez ainsi avoir entière confiance en nos produits.

¹⁾ Veuillez saisir dans ce champ la clause de non-responsabilité prévue.

Artisanat d'art

Depuis 1899, nous ne nous sommes jamais contentés du meilleur. Pour nous, chaque innovation représente bien plus qu'une simple raison de célébrer : Un défi pour créer quelque chose d'encore meilleur. C'est pourquoi nous fabriquons nos propres composants, notre propre fonte. Nous fabriquons même les machines qui fabriquent nos machines. Parce que la quête de l'excellence fait partie de notre ADN. À l'image de notre slogan : Immer Besser – Toujours mieux.





Accessoires pour fours et fours vapeur

Pour des résultats parfaits

Nous vous proposons une large gamme d'accessoires d'origine Miele à utiliser en toute confiance avec vos appareils Miele pour des résultats impeccables garantis. Ces accessoires ont été conçus spécialement pour vos appareils de cuisson Miele. Vous pouvez ainsi personnaliser votre appareil Miele selon vos besoins et exploiter pleinement toutes ses fonctions.



Des accessoires sur mesure

Pour vous permettre de préparer des plats savoureux, les cuisinières, fours, fours Dialog et fours vapeur combinés Miele sont équipés de différents accessoires. Pour tirer le meilleur parti de l'enceinte de cuisson dans les différents modes de fonctionnement, Miele propose des plaques de cuisson multi-usages supplémentaires adaptées à chaque opération :

Nos plaques de cuisson plates sont par exemple idéales pour la pâtisserie. Nos plaques de cuisson multi-usages permettent de cuire des gâteaux à pâte levée ou servent de lèche-frite pour les grillades de poisson ou de viande.

La plaque de cuisson perforée et le moule rond perforé sont parfaits pour la préparation de petits pains croustillants, de pâtisseries ou de frites avec la fonction HydraCook. Très pratique : Toutes les plaques de cuisson multi-usages et de cuisson Miele peuvent être insérées directement sur les rails de guidage ou sur les rails coulissants FlexiClips.



Plaques à griller et rôtir d'origine Miele

Un rôti réussi se doit d'être accompagné d'une sauce succulente – les plaques à griller et rôtir de Miele recueillent très facilement le jus de vos pièces de viande et rôtis. Les plaques sont placées sur les plaques de cuisson multi-usages Miele assorties pendant la cuisson au grill ou le rôti, de la sorte, le jus de cuisson s'écoule sans brûler. Il est ainsi possible de préparer de délicieuses sauces qui viendront agrémenter vos plats. De plus, les plaques à griller et rôtir Miele empêchent les projections de graisse dans l'enceinte de cuisson et facilitent le nettoyage de votre appareil.





Plaques émaillées à revêtement PerfectClean

Pour les fours, fours Dialog et fours vapeur combinés



Revêtement PerfectClean

Les plaques et grilles de cuisson, ainsi que les extensions en option, bénéficient de ce revêtement de surface extrêmement résistant aux coupures doté d'exceptionnelles propriétés anti-adhésives. Même les salissures les plus tenaces s'enlèvent d'un simple coup d'éponge douce, avec un peu de liquide vaisselle.



Plaque de cuisson multi-usages HUBB 51

Idéale pour la pâtisserie, par ex. pour cuire un gâteau sur plaque bien garni

- Peut servir de lèchefrite pour récupérer le jus de viande ou la graisse des rôtis et grillades
- Pour le rôtissage, à utiliser avec la plaque à griller et rôtir
- À utiliser avec les rails coulissants FlexiClips ou directement sur les rails de guidage
- Dimensions : L x P x H : 41,5 cm x 35 cm x 4,1 cm
- Pour les cuisinières/fours de la génération H2000 avec une enceinte de cuisson de 56 l, ainsi que pour les fours Dialog

Réf. 9519720

107,99 €*



Plaque de cuisson HBB 71

Pour cuire des biscuits, pâtisseries, gâteaux sur plaque, etc.

- À utiliser avec les rails coulissants FlexiClips ou directement sur les rails de guidage
- Grâce à ses propriétés anti-adhésives, l'utilisation de papier sulfurisé ou de graisse est superflue
- Très facile à nettoyer grâce au revêtement PerfectClean
- Dimensions : L x P x H : 44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm
- Pour les cuisinières/fours des générations H2000/H6000/H7000 avec enceinte de cuisson de 49 l et 76 l, ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC et DGC Pro

Réf. 9519820

107,99 €*



Tôle perforée Gourmet Back et AirFry, HBBL 71

Pour tout ce qui est croustillant.

- Idéale pour la cuisson avec la fonction HydraCook
- La perforation optimise la circulation d'air
- Pour des biscuits, pains, pizzas et frites croustillants
- Très facile à nettoyer grâce au revêtement PerfectClean
- Dimensions : L x P x H : 44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm
- Pour les cuisinières/fours des générations H2000/H6000/H7000 avec enceinte de cuisson de 49 l et 76 l, ainsi que pour les fours vapeur combinés DGC et DGC Pro

Réf. 9520620

107,99 €*



Plaque de cuisson multi-usages HUBB 71

Idéale pour la pâtisserie, par ex. pour cuire un gâteau sur plaque bien garni

- Peut servir de lèchefrite pour récupérer le jus de viande ou la graisse des rôtis et grillades
- Pour le rôtissage, à utiliser avec la plaque à griller et rôtir
- À utiliser avec les rails coulissants FlexiClips ou directement sur les rails de guidage
- Dimensions : L x P x H : 44,8 cm x 38,6 cm x 3,48 cm
- Pour les cuisinières/fours des générations H2000/H6000/H7000 avec enceinte de cuisson de 49 l et 76 l, ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC et DGC Pro

Réf. 9519840

107,99 €*



Plaque de cuisson multi-usages HUBB 91

Idéale pour la pâtisserie, par ex. pour cuire un gâteau sur plaque bien garni

- Peut servir de lèchefrite pour récupérer le jus de viande ou la graisse des rôtis et grillades
- Pour le rôtissage, à utiliser avec la plaque à griller et rôtir
- À utiliser avec les rails coulissants FlexiClips ou directement sur les rails de guidage
- Dimensions : L x P x H : 72 cm x 36,6 cm x 5,6 cm
- Pour les appareils de 90 cm de large des générations H2000/H6000/H7000

Réf. 9520680

237,99 €*



Plaque à griller et rôtir HGBB 91

Évite les projections de graisse, facilite le nettoyage

- Le jus de cuisson et la graisse ne brûlent pas et peuvent être utilisés pour confectionner une sauce délicieuse
- Parfaitement adaptée à la plaque de cuisson multi-usages HUBB 91
- Dimensions : L x P x H : 67,6 cm x 36,3 cm x 2,5 cm
- Pour les appareils de 90 cm de large des générations H2000/H6000/H7000

Réf. 9520690

214,99 €*



Plaque à griller et rôtir HGBB 71

Pour HUBB avec revêtement PerfectClean

- Le jus de cuisson et la graisse ne brûlent pas et peuvent être utilisés pour confectionner une sauce délicieuse
- Parfait pour utiliser la fonction AirFrying avec du poulet croustillant et des aliments gras
- Parfaitement adaptée à la plaque de cuisson multi-usages HUBB 71
- Dimensions : L x P x H : 40,3 cm x 38,5 cm x 2,5 cm
- Pour les cuisinières/fours des générations H2000/H6000/H7000 avec enceinte de cuisson de 49 l et 76 l, ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC et DGC Pro

Réf. 9520630

107,99 €*



Pierre de cuisson et à pizza Miele Gourmet HBS 70

Pour cuire comme dans un four à pierre traditionnel

- Pour la cuisson de pizzas, tartes flambées, foccacia, pains
- En céramique spéciale pour des résultats très homogènes et croustillants
- Les grands pores absorbent parfaitement l'humidité de la pâte
- Conserve la chaleur jusqu'à 25 min. en guise de chauffe-plat à table.
- Très facile à nettoyer grâce à son revêtement spécial
- Contenu : pierre de cuisson Gourmet et pelle en bois

Réf. 11901190

263,99 €*



Moules ronds HBF 27-1/HBFL 27-1

Pour cuire pizzas, quiches ou tartes

- Anti-adhésif, particulièrement résistant aux coupures grâce au revêtement PerfectClean
- L'utilisation de papier sulfurisé ou de graisse est superflue
- Nettoyage particulièrement simple
- 27 cm de diamètre, à placer sur la grille

HBF 27-1 Réf. 9520720

65,99 €*

HBFL 27-1 avec logo Miele historique
Réf. 9520730

76,99 €*



Moule rond perforé HBFP 27-1

Pour préparer des petits gâteaux croustillants avec la fonction HydraCook

- Idéal pour réussir les petits pains, brioches, croissants, pizzas, quiches et tartes
- Répartition optimale de la vapeur grâce à la perforation avec la fonction HydraCook
- Anti-adhésif, particulièrement résistant aux coupures grâce au revêtement PerfectClean
- L'utilisation de papier sulfurisé ou de graisse est superflue
- 27 cm de diamètre, à placer sur la grille
- Dans les fours Dialog, compatible uniquement avec les modes de cuisson conventionnels, à ne pas utiliser avec M Chef.

Réf. 10116800

71,99 €*

Grilles de cuisson

Accessoires de cuisson



Grilles de cuisson d'origine Miele

Complétez votre cuisinière, four, four Dialog ou four vapeur combiné Miele avec des grilles de cuisson supplémentaires. Vous tirez ainsi le meilleur parti de l'enceinte et de ses différents niveaux, pour un maximum de flexibilité lors de la cuisson. Nos grilles de cuisson sont parfaites comme support pour les moules et les plats à gratin. Elles donnent également un croustillant incomparable aux saucisses à griller et autres viandes. La graisse qui s'écoule est recueillie sur les plaques de cuisson multi-usages d'origine Miele adaptées puis utilisée pour concocter une sauce délicieuse. Enfin, elles sont faciles à manipuler : Les grilles Miele d'origine peuvent se poser sur les rails coulissants FlexiClips ou directement sur les rails de guidage du four.



PyroFit

Les grilles supports, grilles de cuisson, ainsi que les rails coulissants FlexiClips avec revêtement de surface PyroFit sont impeccables après chaque pyrolyse. Les accessoires dotés de ce revêtement peuvent rester dans l'enceinte de cuisson sans problème lors de la pyrolyse et sont nettoyés automatiquement.




Grille de cuisson HBBR 71

Avec revêtement PerfectClean

- Pour poser un moule ou un plat à rôtir
- Pour griller, il suffit de poser sur la plaque de cuisson multi-usages HUBB 71
- Très facile à nettoyer grâce au revêtement PerfectClean
- Dimensions : L x P x H : 44,4 cm x 38 cm x 2,5 cm
- Pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l, ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC et DGC Pro

Réf. 9524950

83,99 €*



Grille de cuisson HBBR 92

Avec revêtement PyroFit

- Pour poser un moule ou un plat à rôtir
- Pour griller, il suffit de poser sur la plaque de cuisson multi-usages HUBB 91
- Nettoyage automatique pratique par pyrolyse
- Dimensions : L x P x H : 71,6 cm x 36 cm x 3 cm
- Pour les appareils de 90 cm de large des générations H2000/H6000/H7000

Réf. 9520700

203,99 €*



Grille de cuisson HBBR 72

Avec revêtement PyroFit

- Pour poser un moule ou un plat à rôtir
- Pour griller, il suffit de poser sur la plaque de cuisson multi-usages HUBB 71
- Nettoyage automatique pratique par pyrolyse
- Dimensions : L x P x H : 44,4 cm x 38 cm x 2,5 cm
- Pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l

Réf. 9520640

107,99 €*



Poignée d'extraction HEG

Pour extraire en toute sécurité les plaques et grilles chargées et chaudes

- Pour un support plus stable des plaques lourdes directement au centre de gravité

Réf. 3985271

23,99 €*

Rails coulissants FlexiClips



Rails coulissants FlexiClips

Les rails coulissants FlexiClip permettent de faire coulisser les plaques et grilles de cuisson ainsi que les plats à rôtir Gourmet en toute sécurité en dehors de l'enceinte de cuisson, et de les maintenir dans n'importe quelle position. Il est encore plus facile d'arroser un rôti ou de tourner un plat, sans risque de brûlure. De plus, les plaques, grilles et plats à rôtir posés sur les rails coulissants FlexiClips peuvent être insérés individuellement et très simplement à une hauteur différente.

Il est possible d'utiliser jusqu'à 3 niveaux simultanément, c'est-à-dire que votre enceinte de cuisson peut être équipée d'un maximum de 3 paires de rails coulissants FlexiClips.

Les rails coulissants FlexiClips se fixent très facilement sur les rails de guidage du four.



Rails coulissant FlexiClips HFC 70-C

HFC 70-C pour les appareils de la génération H7000 et H2000

Réf. 10581490

153,99 €*



Rails coulissant FlexiClips HFC 71

HFC 71 pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour les fours vapeur combinés DGC XL à partir du numéro de fabrication 127273729 et DGC XXL

Réf. 9520660

203,99 €*



Rails coulissant FlexiClips HFC 70

HFC 70 pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour les fours vapeur combinés DGC XL à partir du numéro de fabrication 127273729 et DGC XXL

Réf. 9520650

172,99 €*



Rails coulissant FlexiClips HFC 72/HFC 92

HFC 72 pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l

Réf. 9520670

237,99 €*

HFC 92 pour les appareils de 90 cm de large des générations H6000/H7000

Réf. 9520710

263,99 €*

Combinaisons possibles pour les rails coulissants

Désignation	H 2000/7000			DGC 7000 XL/XXL
	49 l/76 l	49 l/76 l pyrolyse	90 cm	
Clip/Volume				48 l/68 l
HFC 70 C	•	•		
HFC 70	•	•		•
HFC 71 Perfect Clean	•	•		•
HFC 72 PyroFit		•		•
HFC 92 PyroFit			•	

• = compatible



Kit d'accessoires PyroFit pour fours multifonctions

Kit pour fours multifonctions H 716x BP et H 726x BP comprenant :

- 1 paire de gradins PyroFit
- 1 paire de rails télescopiques HFC 72 PyroFit

Réf. 98506740

379,99 €*

Rails FlexiClip HFC 50

Adapté pour l'utilisation simultanée de niveaux de cuisson supplémentaires dans votre four multifonctions.

- Pour glisser des plats sur d'autres niveaux
- Accès confortable aux plats à rôtir sur chaque niveau
- Fixation simple sur les grilles du four
- Pour four H 2000, 56 L

Réf. 9170810

120,99 €*

Rails FlexiClip HFC 61 Avec revêtement PerfectClean

Adapté pour l'utilisation simultanée de niveaux de cuisson supplémentaires dans votre four

- Accès confortable aux plats à rôtir sur chaque niveau
- Fixation simple sur les gradins du four
- Nettoyage très simple
- Pour fours multifonctions H 5000 avec cavité 76L et pour fours vapeur combinés DGC XL

Réf. 6949330

197,99 €*

Plats à rôtir Gourmet et couvercles



Plat à rôtir Gourmet

Pour réussir rôtis, gratins, plats mijotés et bien plus encore, il existe un plat à rôtir Gourmet Miele d'origine adapté pour chaque cuisinière, four, four Dialog et four vapeur combiné Miele. Ces plats peuvent être insérés, selon l'appareil, sur les rails de guidage, sur les rails individuels Comfort ainsi que sur les rails coulissants FlexiClips, ou encore être posés sur la grille. Les plats à rôtir Gourmet Miele d'origine sont tous fabriqués artisanalement en Allemagne en aluminium moulé et sont dotés d'un revêtement anti-adhésif ILAG. Cela évite que les aliments attachent, et facilite le nettoyage. Les variantes adaptées à l'induction de ce plat à rôtir sont dotées d'un fond magnétisable.

Couvercle de plat à rôtir Gourmet

Il existe un couvercle en inox adapté à chaque plat à rôtir Gourmet Miele. Ces couvercles doivent être commandés séparément.



Plat à rôtir Gourmet HUB 5000-M

Pour rôtir, mijoter et gratiner

- Capacité max. env. 5 kg
- Dimensions extérieures : L x P x H : 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Dimensions intérieures : L x P x H : 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l, ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC et DGC Pro. Peut également être utilisé sur les tables de cuisson électriques (mais pas au gaz ou à induction).

Réf. 10314250

226,99 €*



Couvercle pour plat à rôtir Gourmet HBD 60-22

Pour les plats à rôtir Miele HUB 62-22, 5000-M et 5001-M

- En inox de grande qualité
- À ne pas utiliser dans un four avec fonction micro-ondes ou pour griller
- Dans les fours Dialog, compatible uniquement avec les modes de cuisson conventionnels, à ne pas utiliser avec M Chef.
- Non fourni avec le plat à rôtir

Réf. 5136950

118,99 €*



Plat à rôtir Gourmet pour induction HUB 5001-M

Pour rôtir, mijoter et gratiner

- Capacité max. env. 5 kg
- Dimensions extérieures : L x P x H : 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Dimensions intérieures : L x P x H : 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l, ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC et DGC Pro. Peut être utilisé sur toutes les tables de cuisson, sauf au gaz.

Réf. 10314270

299,99 €*



Plat à rôtir Gourmet pour induction HUB 5001-XL

Pour rôtir, mijoter et gratiner

- Capacité max. env. 8 kg
- Dimensions extérieures : L x P x H :
44,8 x 38,6 x 8,6 cm
- Dimensions intérieures : L x P x H :
38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l, ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC et DGC Pro. Peut être utilisé sur toutes les tables de cuisson, sauf au gaz.

Réf. 10314310

359,99 €*

Couvercle pour plat à rôtir Gourmet HBD 60-35

Pour les plats à rôtir Miele HUB 61-35 et HUB 5000 XL

- En inox de grande qualité
- À ne pas utiliser dans un four avec fonction micro-ondes ou pour griller
- Non fourni avec le plat à rôtir
- Ne convient pas aux fours compacts encastrables
- Dimensions : L x P x H :
39,0 cm x 35,5 cm x 13,4 cm

Réf. 5136960

142,99 €*

Combinaisons possibles pour le plat à rôtir Gourmet							
Désignation	Couvercle		H 2000/7000		H 7000 BM	DGC 7000 DGC 7000 Pro	DO 7000
	HBD 60-22	HBD 60-35	49 l 76 l	90 cm			
Pour tables de cuisson électriques							
HUB 5000-M	•		•	R		•	
Pour tables de cuisson électriques et à induction							
HUB 5001-M	•		•	R		•	
HUB 5001-XL		•	•	R		•	
HUB 62-22	•			R	E1		•
HUB 62-35		•		R	E1		

• = compatible

■ = le plat à rôtir est adapté aux grilles ou aux rails coulissants FlexiClips (selon l'appareil)

G = le plat à rôtir Gourmet doit uniquement être utilisé sur la grille

N1= le plat à rôtir Gourmet doit être inséré uniquement sur la grille au niveau 1 en partant du bas

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.

Accessoires pour fours vapeur

Plats de cuisson vapeur et couvercles



Afin que vous puissiez utiliser votre four vapeur Miele comme vous le voulez, nous vous proposons un grand choix de plats de cuisson vapeur pratiques et de grande qualité. Les plats de cuisson vapeur non perforés sont parfaits pour préparer des plats en sauce ainsi que pour les plats de base, tels que des pâtes ou du riz cuits à l'eau. Les plats de cuisson non perforés de grand volume sont quant à eux idéaux pour préparer des soupes, pots-au-feu et plats mijotés. Les plats de cuisson perforés sont particulièrement bien adaptés pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre préparés sans sauce. Ils sont aussi parfaits pour la décongélation. Tous les plats de cuisson vapeur Miele sont des accessoires professionnels fabriqués en Europe, en inox de 0,6 mm d'épaisseur avec traitement de surface.

Accessoires pour fours vapeur et fours vapeur combinés micro-ondes



Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 50 40

- Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
 - Capacité : 2,2 l, capacité utile : 1,6 l
 - Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 197 x 40 mm
 - Ne convient pas au mode micro-ondes !

Réf. 10168200

29,99 €*



Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 50 80

- Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
 - Capacité : 4,2 l, capacité utile : 3,6 l
 - Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 197 x 80 mm
 - Ne convient pas au mode micro-ondes !

Réf. 10168230

41,99 €*



Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 50 120

- Pour les soupes ainsi que les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
 - Capacité : 5,5 l
 - Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 197 x 120 mm
 - Ne convient pas au mode micro-ondes !

Réf. 11251900

59,99 €*



Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 100 40

- Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
 - Capacité : 4,0 l, capacité utile : 3,4 l
 - Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 400 x 40 mm
 - Ne convient pas au mode micro-ondes !

Réf. 10170290

46,99 €*



Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 50 40

- Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
 - Capacité : 2,2 l, capacité utile : 1,6 l
 - Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 197 x 40 mm
 - Ne convient pas au mode micro-ondes !

Réf. 10168190

46,99 €*



Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 100 40

- Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
 - Capacité : 4,0 l, capacité utile : 3,4 l
 - Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 400 x 40 mm
 - Ne convient pas au mode micro-ondes !

Réf. 10170300

59,99 €*



Plat à four en verre plat DMGS7 100 30

- Pour préparer des plats en mode micro-ondes
- Convient pour le DGM 7000
 - Peut également être utilisé comme bac collecteur en mode cuisson vapeur
 - Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 394 x 30 mm

Réf. 11695610

64,99 €*

Accessoires pour fours vapeur combinés



Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 20

Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)

- Capacité : 2,4 l, capacité utile : 1,8 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 450 x 190 x 40 mm
- Sur mesure pour les fours vapeur combinés DGC et DGC Pro de Miele

Réf. 8246340

48,99 €*



Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 20

Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.

- Capacité : 2,4 l, capacité utile : 1,8 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 448 x 190 x 40 mm
- Sur mesure pour les fours vapeur combinés DGC et DGC Pro de Miele

Réf. 8285410

59,99 €*



Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 12

Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.

- Capacité : 5,4 l, capacité utile : 3,3 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 448 x 386 x 40 mm
- Sur mesure pour les fours vapeur combinés DGC et DGC Pro de Miele

Réf. 8249430

83,99 €*



Accessoires pour fours vapeur posables et fours vapeur haute pression



Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 2

Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)

- Capacité : 2,5 l, capacité utile : 2,0 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 176 x 60 mm

Réf. 5001390

39,99 €*



Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 3

Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)

- Capacité : 4,0 l, capacité utile : 3,1 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 265 x 65 mm

• Non compatible avec les fours vapeur haute pression Miele
Réf. 5001400

48,99 €*



Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 7

Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)

- Capacité : 4,0 l, capacité utile : 2,8 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 176 x 100 mm

Réf. 8019361

48,99 €*



Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 9

Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)

- Capacité : 5,7 l, capacité utile : 4,2 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 176 x 150 mm

Réf. 8015103

59,99 €*



Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 1

Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.

- Capacité : 1,5 l, capacité utile : 0,9 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 176 x 40 mm

Réf. 5001370

41,99 €*



Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 4

Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.

- Capacité : 4,0 l, capacité utile : 3,1 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 265 x 60 mm

• Non compatible avec les fours vapeur haute pression Miele
Réf. 5379570

65,99 €*



Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 8

Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.

- Capacité : 2,0 l, capacité utile : 1,7 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 265 x 40 mm

• Non compatible avec les fours vapeur haute pression Miele
Réf. 8227240

50,99 €*



Couvercle inox avec poignée DGD 1/2

Pour plats de cuisson vapeur

- Avec des dimensions extérieures de L x P : 325 x 265 mm
- En inox

• Pour le plat de cuisson vapeur DGG 3

Réf. 7623900

35,99 €*



Couvercle inox avec poignée DGD 1/3

Pour plats de cuisson vapeur

- Avec des dimensions extérieures de L x P : 325 x 176 mm
- En inox

• Pour les plats de cuisson DGG 2, DGG 7 et DGG 9

Réf. 8109071

23,99 €*



Couvercle de plat de cuisson vapeur DGD 50

Pour couvrir les plats de cuisson pour diverses applications spéciales (par ex. faire fondre du chocolat), pour réchauffer et pour conserver des restes alimentaires après la cuisson.

- Compatible avec les plats de cuisson d'une profondeur de 197 mm (DGG 50 40, DGG 50 80, DGG 50 120)
- Dimensions extérieures L x P : 375 x 197 mm
- Ne convient pas au mode micro-ondes

Réf. 11251910

35,99 €*

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.

Combinaisons possibles pour les plats de cuisson vapeur

Autres accessoires pour fours vapeur

Combinaisons possibles pour les plats de cuisson vapeur							
	Fours vapeur	Fours vapeur avec micro-ondes	Fours vapeur combinés DGC et DGC Pro	Fours vapeur posables	Fours vapeur haute pression	Couvercle inox	
Niche	45 cm	45 cm	45 cm/60 cm	38 cm	38 cm	DGD 1/2	DGD 1/3
DGG 50 40	•	•					
DGG 50 80	•	•					
DGG 50 120	•	•					
DGG 100 40	•	•					
DGGL 50 40	•	•					
DGGL 100 40	•	•					
DGG 20			•				
DGGL 20			•				
DGGL 12			•				
DGG 2				•	•		•
DGG 3				•		•	
DGG 7				•	•		•
DGG 9				•	•		•
DGGL 1				•	•		
DGGL 4				•			
DGGL 8				•			

• = compatible



Bandeau de compensation AB 45-7

Pour les niches de 45 cm

- Ajustement optimal de l'appareil dans la niche grâce au bandeau de compensation
- Moins de traces de doigts et facile à nettoyer – CleanSteel inox antirace
- Parfaite harmonie avec la couleur de l'appareil combiné

AB 45-7 inox antirace, en association avec DGD 7035, Réf. 9350640 107,99 €*

AB 45-7L noir obsidien, en association avec DGD 7635 EDST/CLST et DGD 7635 OBSW Réf. 9350620 167,99 €*



Baguette de finition ESWKL 60

Pour les tiroirs chauffants Gourmet ESW de la génération 7000

- Dissimulation idéale du bord du meuble entre deux appareils encastrés verticalement
- Parfaite harmonie avec la couleur de l'appareil combiné
- Compatible avec les tiroirs noir obsidien et ESW 7020

Réf. 11179710 noir profond 71,99 €*

Accessoires pour appareils micro-ondes et fours avec micro-ondes



Plat en verre rond ou plat à tarte MBFG 30

- Pour la cuisson et le rôtissage (lèche-frite)
- En verre borosilicate résistant aux rayures
 - Résiste à la température jusqu'à 300 °C
 - Pour les micro-ondes de 46 l
 - Adapté à tous les fours pour tous les modes de cuisson
 - Diamètre 30 cm

Réf. 9711960

35,99 €*



Lèche-frite en verre HGS 100

- À utiliser dans les fours avec micro-ondes Miele
- Idéal pour les plats mijotés, gratins et gâteaux
 - Gain de temps avec le mode combiné
 - Visibilité constante du processus de cuisson
 - Peut également être utilisé dans les micro-ondes Miele M 110E et M 130E
 - Dimensions extérieures L x P : 45,5 x 35,3 mm

Réf. 11514090

71,99 €*

Bandeau de compensation AB 36-1

Pour les niches de 36 cm en association avec le micro-ondes M 2230/34

- Ajustement optimal de l'appareil dans la niche grâce au bandeau de compensation
- Parfaite harmonie avec la couleur de l'appareil combiné
- Compatible avec les appareils noir obsidien

Réf. 11302940 noir profond

118,99 €*

Bandeau de compensation AB 38-2

Pour les niches de 38 cm en association avec le micro-ondes M 2230/34

- Ajustement optimal de l'appareil dans la niche grâce au bandeau de compensation
- Parfaite harmonie avec la couleur de l'appareil combiné
- Compatible avec les appareils noir obsidien

Réf. 11302950 noir profond

118,99 €*

Bandeaux de compensation AB 42-1

Pour les niches de 42 cm en association avec le micro-ondes M 2230/34

- Ajustement optimal de l'appareil dans la niche grâce au bandeau de compensation
- Parfaite harmonie avec la couleur de l'appareil combiné
- Compatible avec les appareils noir obsidien/blanc brillant

Réf. 7027170 inox anti-traces

129,99 €*

Réf. 7027160 noir profond

178,99 €*

Réf. 7027140 blanc brillant

178,99 €*

Bandeau de compensation AB 45-2

Pour les niches de 45 cm en association avec le M 2230/34

- Ajustement optimal de l'appareil dans la niche grâce au bandeau de compensation
- Parfaite harmonie avec la couleur de l'appareil combiné
- Compatible avec les appareils noir obsidien

Réf. 11302960 noir profond

178,99 €*

Bandeau de rattrapage AB 45-9 Inox

Pour niche de 45 cm de hauteur en lien avec un M 6030/32 SC ou M 2234
L'appareil s'adapte parfaitement bien à la niche dotée d'un bandeau de rattrapage.

- Anti-traces et facilité d'entretien
- H x L x P en cm = 7,65 x 59,5 x 2,2

Réf. 7134490

161,99 €*

Bandeau de rattrapage AB 45-7

- Pour les niches de 45 cm
- L'appareil s'adapte parfaitement bien à la niche dotée d'un bandeau de rattrapage
 - Anti-traces et facilité d'entretien
 - Harmonie de couleurs optimale avec l'appareil à combiner
 - H x L x P en cm = 7,05 x 59,5 x 2,2/2,3

AB 45-7 Inox anti-traces, en lien avec DGD 4635,
Réf. 9350640

107,99 €*

AB 45-7 L Inox anti-traces, en lien avec DGD 6605

Inox anti-traces,
Réf. 9350630

167,99 €*

AB 45-7 L Noir obsidien, en lien avec DGD 6635 Noir

obsidien,
Réf. 9350620

167,99 €*

Accessoires pour tiroirs de mise sous vide



Petits sachets de mise sous vide VB 1828

Pour la conservation et la mise sous vide d'aliments liquides et solides

- Ils peuvent être chauffés jusqu'à 2 heures à 90 °C
- Pour une conservation au réfrigérateur et au congélateur
- Protection contre la brûlure de congélation
- Lisse et résistant
- Contenu : 50 sachets, 180 x 280 mm

Réf. 10380620

41,99 €*



Grands sachets de mise sous vide VB 2435

Pour la conservation et la mise sous vide d'aliments liquides et solides

- Ils peuvent être chauffés jusqu'à 2 heures à 90 °C
- Pour une conservation au réfrigérateur et au congélateur
- Protection contre la brûlure de congélation
- Lisse et résistant
- Contenu : 50 sachets, 240 x 350 mm

Réf. 10380630

48,99 €*

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.

Autres accessoires pour appareils encastrables

Options de poignées et autres accessoires de montage



Kit déco DS 7000 PureLine

Poignée pour équiper les cuisinières/fours, fours Dialog, fours vapeur, fours vapeur combinés et appareils micro-ondes au design PureLine de la génération 7000

- Harmonisation des poignées d'appareils et des poignées des meubles de cuisine
- À monter sur les appareils ainsi que sur les meubles de cuisine
- Remplacement de la poignée sur tous les appareils avec fonction micro-ondes ainsi que sur les fours Dialog uniquement par un technicien SAV

Réf. 11345890 Inox Finish

144,99 €*



Kit déco DS 7000 VITRO

Poignée pour équiper les cuisinières/fours, fours Dialog, fours vapeur, fours vapeur combinés et appareils micro-ondes au design VitroLine de la génération 7000

- Harmonisation des poignées d'appareils et des poignées des meubles de cuisine
- À monter sur les appareils ainsi que sur les meubles de cuisine
- Remplacement de la poignée sur tous les appareils avec fonction micro-ondes ainsi que sur les fours Dialog uniquement par un technicien SAV

Réf. 11345930 noirobsidien

274,99 €*

Réf. 11345950 gris graphite

274,99 €*

Réf. 11345940 blanc brillant

274,99 €*



Kit déco DS 7003 PureLine

Poignée pour équiper les cuisinières/fours, fours Dialog, fours vapeur, fours vapeur combinés et appareils micro-ondes au design PureLine de la génération 7000 (Kit composé de 3 poignées)

- Harmonisation des poignées d'appareils et des poignées des meubles de cuisine
- À monter sur les appareils ainsi que sur les meubles de cuisine
- Remplacement de la poignée sur tous les appareils avec fonction micro-ondes ainsi que sur les fours Dialog uniquement par un technicien SAV

Réf. 11345870 Finition Inox

239,99 €*



Baguette de finition HKL 60

Pour habiller les angles des meubles pour différentes combinaisons d'appareils

- Esthétique harmonieuse grâce à la baguette de recouvrement
- Utilisation : combinaison verticale d'appareils de 45 cm et 60 cm de hauteur

Réf. 7114780 inox antitrace

59,99 €*

Réf. 5165170 noir profond

59,99 €*

Réf. 10410570 gris graphite

59,99 €*



Baguette de compensation HAL 5900

Pour cacher les arêtes de meubles en cas de combinaisons diverses d'appareils.

- Utilisation : combinaison verticale d'un four de 90 cm

Inox anti-traces

Réf. 7032520 131,99 €*

Accessoires pour tables de cuisson

Batterie de cuisine parfaite



Kit de départ « All Steel » Fiskars (4 pièces) KMTS 5704-2

Batterie de cuisine en acier inoxydable brossé mat exclusivement pour Miele.

- Fond des casseroles à 5 couches pour un fonctionnement silencieux
- Convient parfaitement aux tables de cuisson à induction Miele
- Poignées inox sûres et ergonomiques
- La graduation à l'intérieur facilite la cuisson
- Poêle à frire avec revêtement antiadhésif hardtec superior+™
- Contient : 1 poêle, 1 poêlon (1,5 l), 2 casseroles (2,5 l/4 l)

Réf. 11945200

439,99 €*



Poêle à frire « All Steel » Fiskars (28 cm) KMBP 2800-2

En acier inoxydable pour une performance durable, même à température élevée

- Hardtec superior+™ – le revêtement anti-adhésif à quatre couches
- Chauffage efficace et homogène sur toutes les surfaces de cuisson
- En acier inoxydable durable et de qualité
- Poignées inox sûres et ergonomiques
- Sans PFOA ni PFOS

Réf. 11945200

131,99 €*



Casserole « All Steel » Fiskars (18 cm/2,5 l) KMKT1825-2

Batterie de cuisine en acier inoxydable brossé mat exclusivement pour Miele.

- Fond des casseroles à 5 couches pour un fonctionnement silencieux
- Convient parfaitement aux tables de cuisson à induction Miele
- Poignées inox sûres et ergonomiques
- La graduation à l'intérieur facilite la cuisson
- Fabriqué en Finlande, en acier inoxydable sans revêtement
- Capacité : 2,5 litres

Réf. 11945220

131,99 €*



Casserole « All Steel » Fiskars (20 cm/4 l) KMKT 2040-2

Batterie de cuisine en acier inoxydable brossé mat exclusivement pour Miele.

- Fond des casseroles à 5 couches pour un fonctionnement silencieux
- Convient parfaitement aux tables de cuisson à induction Miele
- Poignées inox sûres et ergonomiques
- La graduation à l'intérieur facilite la cuisson
- Fabriqué en Finlande, en acier inoxydable sans revêtement
- Capacité : 4 litres

Réf. 11945210

153,99 €*



Casserole « All Steel » Fiskars (24 cm/6 l) KMKT 2460-2

Batterie de cuisine en acier inoxydable brossé mat exclusivement pour Miele.

- Fond des casseroles à 5 couches pour un fonctionnement silencieux
- Convient parfaitement aux tables de cuisson à induction Miele
- Poignées inox sûres et ergonomiques
- La graduation à l'intérieur facilite la cuisson
- Fabriqué en Finlande, en acier inoxydable sans revêtement
- Capacité : 6 litres

Réf. 11945230

219,99 €*






Teppanyaki Gourmet KMTY

Permet une expérience de cuisson inédite sur les tables de cuisson à induction Miele

- Pour la préparation rapide de plats sains et légers, tels que les mets asiatiques
- Avec fonction FixPosition – quatre pieds en silicone assurent une bonne stabilité
- Cuisson uniforme grâce à une plaque en acier inox multicouche premium
- Idéal pour les tables de cuisson PowerFlex et induction FullFlex
- Ne convient pas aux tables de cuisson électriques et au gaz

Réf. 11555900

380,99 €*



Plaque pour gril Gourmet GGRP

Pour préparer des grillades savoureuses sur les tables de cuisson à induction Miele

- Saveur originale du barbecue grâce à la surface ondulée
- Avec fonction FixPosition – quatre pieds en silicone assurent une bonne stabilité
- Revêtement anti-adhésif de haute qualité
- Parfaitement adaptée à la zone de cuisson PowerFlex et à la zone intégrale Miele
- Ne convient pas aux tables de cuisson électriques et au gaz

Réf. 10009310

319,99 €*

Accessoires pour Tables 2-en-1, SmartLine et ProLine



Les accessoires pour dominos TwoInOne, SmartLine et ProLine de Miele sont adaptés spécifiquement en termes de dimensions et de fonctionnalité. Ils s'encastrent de façon optimale et permettent une utilisation polyvalente de vos dominos tout en garantissant des résultats parfaits.



Jeu d'adaptation recyclage DUU 1000-2

Pour convertir les hottes de table CSDA 10x0, CSDA 700x, KMDA 7774/7774-1/763x à évacuation d'air en mode recyclage

- Montage avec une hauteur de socle à partir de 100 mm
- Raccord d'évacuation pour système de gaine plate à gauche, à droite ou à l'arrière
- Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 1000-R inclus
- Deuxième tubulure d'évacuation d'air fournie
- Possibilité de raccorder plusieurs DUU 1000-2 pour un flux d'évacuation d'air plus régulier, moins de bruits liés à l'écoulement et une plus longue durée de vie du charbon actif

Réf. 11207310

454,99 €*




Jeu d'adaptation recyclage DUU 1500

Pour convertir les hottes KMDA 7272/7473 en mode recyclage guidé

- Montage avec une hauteur de socle à partir de 100 mm
- Raccord d'évacuation pour système de gaine plate à gauche, à droite ou à l'arrière
- Deuxième tubulure d'évacuation d'air fournie
- Possibilité de raccorder plusieurs DUU 1500 pour un flux d'évacuation d'air plus régulier et moins de bruits liés à l'écoulement

Réf. 12226730

229,99 €*




Caches en inox CSAD 1300/CSAD 1400

Pour éléments ProLine

- Pour unifier les surfaces et obtenir une esthétique harmonieuse
 - Nettoyage facile grâce à la surface CleanSteel inox anti-trace
 - Charnières avec mécanisme d'amortissement efficace pour éviter de se pincer les doigts
 - Pour couvrir les éléments ProLine éteints
- CSAD 1300 pour éléments ProLine de 288 mm de large
Réf. 7094140 289,99 €*
- CSAD 1400 pour éléments ProLine de 380 mm de large
Réf. 7094150 299,99 €*

Accessoires pour Table 2en1




Plaque de grill CS GP 1300

- Pour griller et rôtir les viandes, poissons, légumes, etc.
- Utilisable des deux côtés, un côté strié, l'autre lisse
 - Parfaitement adaptée au domino ProLine Miele CS 1312 BG
 - En fonte d'acier revêtue d'un émail spécial
 - Avec poignée amovible pour droitiers et gauchers
 - À utiliser sur le grill CS 1312 BBQ

Réf. 7094100

244,99 €*



Grille pour le kit DUU 1000-2 DUU-AD

- Grille de recouvrement pour le kit de recyclage DUU 1000-2
- Permet de combler un espace vide entre le kit de recyclage et la plinthe ou le meuble
 - Grille magnétique pour se fixer facilement
- Réf. 10921880

83,99 €*



FlameGuard CSFG 7000

- Pour utiliser plusieurs dominos SmartLine au gaz avec une hotte de table CSDA 700x FL placée au milieu
- Fixation magnétique sur le côté de la hotte de plan de travail
 - Assure que les flammes ne seront pas aspirées dans la hotte de plan de travail

Réf. 10790580

179,99 €*



Poêle wok CSWP 1450

- Adaptée de façon optimale à la courbe du wok à induction Miele
- Sans revêtement, pour une utilisation traditionnelle du wok
 - Plus grande que les poêles wok disponibles dans le commerce
 - Grille support CSAG non comprise
 - Convient à tous les woks à induction et au gaz

Réf. 7189720

472,99 €*



Grille de recouvrement CSAD 7001

- Pour une utilisation dans la hotte de table SmartLine CSDA 700x FL
- Intégré à fleur de plan dans l'ouverture
 - Reste dans l'appareil même pendant la cuisson

Réf. 11518970

219,99 €*



Baguette intermédiaire CSZL 500

- Pour associer plusieurs éléments ProLine dans une découpe
- Utilisée pour monter plusieurs éléments les uns directement à côté des autres
 - Avec ressorts de serrage pour fixation dans la découpe

Réf. 9156780

65,99 €*



Baguette intermédiaire CSZL 1500

- Pour associer plusieurs éléments ProLine dans une découpe
- Élégante – avec une baguette inox pour cacher les interstices
 - Utilisée pour monter plusieurs éléments les uns directement à côté des autres
 - Avec ressorts de serrage pour fixation dans la découpe

Réf. 9102880

131,99 €*



Baguette intermédiaire CSZL 7000


- Pour associer plusieurs éléments SmartLine dans une découpe
- Utilisée pour monter plusieurs éléments les uns directement à côté des autres
 - Avec ressorts de serrage pour fixation de la CSDA 700x FL dans la découpe

Réf. 10690630

71,99 €*

Accessoires pour Tables 2-en-1, SmartLine et ProLine

Système de gaines plates pour hotte de table



Polyvalence et flexibilité

Les hottes de table Miele sont flexibles à tous points de vue : Le ventilateur interne peut être utilisé de manière optimale aussi bien en mode évacuation qu'en mode recyclage. Pour l'évacuation des buées vers l'extérieur ou pour une recirculation guidée en dehors du meuble bas, nous proposons une multitude de segments de gaines différents. Chaque élément contribue à optimiser la puissance d'aspiration de la hotte de table.

Tous les éléments sont compatibles entre eux. Une bande d'étanchéité correspondante assure le raccordement étanche à l'air des éléments entre eux.



Gainé plate DFK-R 1000

- Pour une conduite de l'air efficace et individuelle
- Pour une évacuation de l'air hygiénique en mode évacuation et recyclage
 - Propriétés d'écoulement optimales
 - Respecter la réglementation relative au bâtiment en vigueur dans le pays d'installation
 - En plastique blanc, difficilement inflammable
 - Pièce droite, 1 m de long

Réf. 10811340

54,99 €*



Élément de raccord pour gainé plate DFK-V

- Pour une conduite de l'air efficace et individuelle
- Pour une évacuation de l'air hygiénique en mode évacuation et recyclage
 - Propriétés d'écoulement optimales
 - Respecter la réglementation relative au bâtiment en vigueur dans le pays d'installation
 - En plastique blanc, difficilement inflammable
 - Raccord pour segments de gainé plate droite

Réf. 10811360

29,99 €*



Coude de gainé plate DFK-BH 90

- Pour une conduite de l'air efficace et individuelle
- Pour une évacuation de l'air hygiénique en mode évacuation et recyclage
 - Profils intégrés de guidage de l'air pour des propriétés d'écoulement optimales
 - Respecter la réglementation relative au bâtiment en vigueur dans le pays d'installation
 - En plastique blanc, difficilement inflammable
 - Coude horizontal 90°

Réf. 10811390

54,99 €*



Compensation de la longueur de la gainé plate DFK-L

- Pour une conduite de l'air efficace et individuelle
- Pour une évacuation de l'air hygiénique en mode évacuation et recyclage
 - Propriétés d'écoulement optimales
 - Respecter la réglementation relative au bâtiment en vigueur dans le pays d'installation
 - En plastique blanc, difficilement inflammable
 - Compensateur pour gainé plate droite (enfilable) 150 mm

Réf. 11051270

54,99 €*



Coude de gainé plate DFK-BV 90

- Pour une conduite de l'air efficace et individuelle
- Pour une évacuation de l'air hygiénique en mode évacuation et recyclage
 - Profils intégrés de guidage de l'air pour des propriétés d'écoulement optimales
 - Respecter la réglementation relative au bâtiment en vigueur dans le pays d'installation
 - En plastique blanc, difficilement inflammable
 - Coude vertical 90°, 170 mm de profondeur et de hauteur

Réf. 10811410

54,99 €*

Conduit rond R-1000

- Pour les conduits d'air DFK de Miele
- Pour étanchéifier l'emboîtement des pièces
 - Couleur : blanc
 - Longueur : 10 m

Réf. : 98503660

49,99 €*

Accessoires pour KMDA, SmartLine et ProLine

Système de gaines plates pour hotte de table



Adaptateur pour gaine plate DFK-A

- Pour une conduite de l'air efficace et individuelle
- Pour une évacuation de l'air hygiénique en mode évacuation et recyclage
 - Propriétés d'écoulement optimales
 - Respecter la réglementation relative au bâtiment en vigueur dans le pays d'installation
 - En plastique blanc, difficilement inflammable
 - Adaptateur coudé/rond

Réf. 10811430

54,99 €*



Adaptateur pour gaine plate DFK-AK 90

- Pour une conduite de l'air efficace et individuelle
- Pour une évacuation de l'air hygiénique en mode évacuation et recyclage
 - Profils intégrés de guidage de l'air pour des propriétés d'écoulement optimales
 - Respecter la réglementation relative au bâtiment en vigueur dans le pays d'installation
 - En plastique blanc, difficilement inflammable
 - Adaptateur coudé/rond 90°

Réf. 11590720

54,99 €*



Coude de gaine plate DFK-BH 45

- Pour une conduite de l'air efficace et individuelle
- Pour une évacuation de l'air hygiénique en mode évacuation et recyclage
 - Profils intégrés de guidage de l'air pour des propriétés d'écoulement optimales
 - Respecter la réglementation relative au bâtiment en vigueur dans le pays d'installation
 - En plastique blanc, difficilement inflammable
 - Coude horizontal 45°

Réf. 10811450

54,99 €*



Coude de gaine plate DFK-BH 15

- Pour une conduite de l'air efficace et individuelle
- Pour une évacuation de l'air hygiénique en mode évacuation et recyclage
 - Profils intégrés de guidage de l'air pour des propriétés d'écoulement optimales
 - Respecter la réglementation relative au bâtiment en vigueur dans le pays d'installation
 - En plastique blanc, difficilement inflammable
 - Coude horizontal 15°

Réf. 10811460

49,99 €*



Coude de gaine plate DFK-BVK 90

- Pour une conduite de l'air efficace et individuelle
- Pour une évacuation de l'air hygiénique en mode évacuation et recyclage
 - Profils intégrés de guidage de l'air pour des propriétés d'écoulement optimales
 - Respecter la réglementation relative au bâtiment en vigueur dans le pays d'installation
 - En plastique blanc, difficilement inflammable
 - Coude vertical 90°, 150 mm de profondeur et de hauteur

Réf. 10811470

54,99 €*



Bande d'étanchéité DFK-DB

- Pour le système de gaines plates DFK Miele
- Pour étanchéifier les raccords entre les segments de gaine plate
 - Couleur : blanc
 - Longueur : 10 m

Réf. 10820390

18,99 €*



Kit de gaine plate pour recyclage DFKS-U

- Pour CSDA 10x0, CSDA 700x, KMDA 7774/7774-1/763x
- Contenu : 2 x DFK-BV 90, 1 x DFK-BH 90, 1 x DFK-V, 1 x DFK-L, 2 x DFK-R1000, 1 x DFK-DB, 1 x DUU 1000-2
 - Couvre de nombreuses situations d'encastrement
 - Alignement simplifié
 - Emballage réduit
 - Achat plus économique en kit qu'en pièces individuelles

Réf. 11250350

719,99 €*



Kit de gaine plate pour évacuation d'air DFKS-A-1

- Pour CSDA 10x0, CSDA 700x, KMDA 7774/7774-1/763x
- Contenu : 1 x DFK-BV 90, 1 x DFK-R 1000, 1 x DFK-BH 90, 1 x DFK-A, 1 x DFK-AK 90, 1 x DFK-DB, 1 x DMK 150-1
 - Couvre de nombreuses situations d'encastrement
 - Alignement simplifié
 - Emballage réduit
 - Achat plus économique en kit qu'en pièces individuelles

Réf. 11737480

534,99 €*



Kit de gaine plate base DFKS

- Pour CSDA 10x0, CSDA 700x, KMDA 7774/7774-1/763x
- Contenu : 2 x DFK-BV 90, 1 x DFK-BH 90, 1 x DFK-DB, 1 x DFK-R1000
 - Couvre de nombreuses situations d'encastrement
 - Alignement simplifié
 - Emballage réduit
 - Achat plus économique en kit qu'en pièces individuelles

Réf. 11306320

204,99 €*

Accessoires pour KMDA, SmartLine et ProLine

Système de gaines plates pour hotte de table



Kit de gaine plate pour recyclage DFKS-UR

Pour KMDA 7272/7473

- Contenu : 1 x DFK-AK 90, 1 x DFK- BV 90, 1 x DFK-BH 90, 2 x DFK-R 1000, 1 x DFK-L, 1 x DFK-V, 1 x DKF-DB, 1 x DUU 1500
- Couvre de nombreuses situations d'encastrement
- Alignement simplifié
- Emballage réduit
- Achat plus économique en kit qu'en pièces individuelles

Réf. 12226890

459,99 €*

Kit de gaine plate pour recyclage DFKS-R

Pour KMDA 7272/7473


- Contenu : 1 x DFK-AK 90, 1 x DFK- BV 90, 1 x coude DFK-BH 90, 1 x DFK-R 1000, 1 x DKF-DB
- Couvre de nombreuses situations d'encastrement
- Alignement simplifié
- Emballage réduit
- Achat plus économique en kit qu'en pièces individuelles

Réf. 12226740


189,99 €*

Schémas d'encastrement pour conduits de la hotte intégrée


DFK-R 1000




DFK-V




DFK-BH 90




DFK-BV 90




DFK-A




DFK-AK 90




DFK-BH 45



DFK-BH 15




DFK-BVK 90



Accessoires pour hottes

Une cuisine sans odeurs



Hottes en mode recyclage

Les hottes à recyclage aspirent les vapeurs de cuisson et filtrent les particules de graisse et les odeurs à l'aide de différents filtres. L'air purifié est restitué à l'intérieur de la pièce.


Les filtres à charbon actif des hottes à recyclage sont à usage unique et doivent être remplacés régulièrement. Le voyant lumineux clignotant de votre hotte Miele indique quand ce remplacement doit être effectué.

Nous proposons également des filtres à charbon actif régénérants « Longlife Air-Clean ». Ils peuvent être régénérés très facilement dans le four tous les six mois (voir le manuel d'utilisation du filtre). Ils ont une durée de vie de 3 ans et sont donc plus économiques que les filtres à usage unique – si les intervalles de remplacement indiqués sont respectés.

Hottes à évacuation

En mode évacuation, l'air aspiré est rejeté à l'air libre. Ce mode de fonctionnement ne requiert donc pas de filtres à charbon actif.

Les filtres à graisse de votre hotte doivent cependant être nettoyés régulièrement au lave-vaisselle aussi bien en mode recyclage qu'en mode évacuation.




Filtre à charbon actif DKF 9-P

Pour la hotte à recyclage Miele DA 249-4

- Contenu : un filtre

Réf. 11762570

94,99 €*




Filtre à charbon actif DKF 11-P

Pour les hottes à recyclage Miele DA 59xx W et DA 7198 W

- Contenu : un filtre

Réf. 11762530

94,99 €*



Filtre à charbon actif DKF 12-P

Pour de nombreuses hottes à recyclage Miele, sauf DA 18x/1867/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60 x 6/670x/689 0/70xx

- Contenu : un filtre

• Réf. 11762580

94,99 €*




Filtre à charbon actif DKF 13-P

Pour les hottes à recyclage Miele DA 3366/3466/3496

- Contenu : un filtre

Réf. 11762540

94,99 €*




Filtre à charbon actif DKF 15-P

Pour les hottes à recyclage Miele DA 25xx/2450/2580

- Contenu : deux filtres

Réf. 11762550

142,99 €*



Filtre à charbon actif DKF 16-P


Pour la hotte à recyclage Miele DA 7006 D

- Contenu : deux filtres (2 x DKF 12-P)

• Également disponible en pack économie de 2 (DKF 17-P)

Réf. 11762660

142,99 €*




Filtre à charbon actif DKF 17-P

Pour la hotte à recyclage Miele DA 700x D

- Contenu : quatre filtres (4 x DKF 12-P)

Réf. 11762670

263,99 €*



Filtre à charbon actif DKF 18-P

Pour les hottes à recyclage Miele DA 12xx/280x/2906/670x


- Dimensions : L x P x H : 10 cm x 43 cm x 2 cm

- Contenu : un filtre

• Également disponible en pack économie de deux ou quatre (DKF 20-P/DKF 21-P)

Réf. 11762600

85,99 €*



Filtre à charbon actif DKF 19-P

Pour les hottes à recyclage Miele


DA 23x0/266x/269x/35xx/

36xx

- Contenu : deux filtres

Réf. 11762560

94,99 €*



Filtre à charbon actif DKF 20-P


Pour kit de recyclage Miele DUU 2900

- Contenu : deux filtres (2 x DKF 18-P)

• Également disponible en pack économie de 2 (DKF 21-P)

Réf. 11762610

142,99 €*



Filtre à charbon actif DKF 21-P

Pour la hotte à recyclage Miele DA 6708 D

- Contenu : quatre filtres (4 x DKF 18-P)

Réf. 11762630

263,99 €*

Accessoires pour hottes

Filtres à charbon actif




Filtre à charbon actif DKF 22-1

Pour la hotte à recyclage Miele DA 6890

- Dimensions : L x P x H : 23,5 cm x 29,5 cm x 1 cm
- Contenu : deux filtres

Réf. 9812030

142,99 €*



Filtre à charbon actif DKF 25-P


Pour les hottes à recyclage Miele

DA 60x6 W/679x W/699x W/769x W

- Contenu : un filtre

Réf. 11762650

94,99 €*




Filtre à charbon actif DKF 29

Pour les hottes à recyclage Miele
DA 909x W/9298 W

- Dimensions : L x P x H :
31,7 cm x 18,2 cm x 4,5 cm
- Contenu : un filtre

Réf. 11292130

107,99 €*



Filtre Sensitive AirClean DKF 29-S


Filtre à poussières fines avec charbon actif pour
hottas à recyclage Miele DA 909x W, DA 9298 W

- Contenu : un filtre

Réf. 12069710

119,99 €*

Disponibilité prévisionnelle à partir de mai 2022




Filtre à charbon actif DKF 30-P

Pour la hotte à recyclage Miele DAD 4x40

- Contenu : deux filtres

Réf. 11662790

153,99 €*




Jeu de filtres anti-odeurs DKFS 31-P

Pour hottes à recyclage Miele DAS 2620, DAS 2520,
DAS 2920, DAS 4520, DAS 4620, DAS 4720,
DAS 4920, DAS 4630, DAS 4930

- Kit de première mise en service
- Contenu : deux filtres DKF 31-P avec cadre

Réf. 11793530

124,99 €*




Filtre à charbon actif DKF 31-P

Pour hottes à recyclage Miele DAS 2620, DAS 2520,
DAS 2920, DAS 4520, DAS 4620, DAS 4720,
DAS 4920, DAS 4630, DAS 4930, DAS 4640,
DAS 4940, DAS 8630, DAS 8930

- Contenu : deux filtres

Réf. 11793450

109,99 €*




Jeu de filtres anti-odeurs DKFS 36-P

Pour hottes à recyclage Miele DAW 1620, DAW 1920

- Kit de première mise en service
- Contenu : un filtre DKF 36-P avec accessoires de
montage nécessaires

Réf. 12061460

199,99 €*



Filtre à charbon actif DKF 36-P

Pour hottes à recyclage Miele DAW 1620, DAW 1920

- Contenu : un filtre

Réf. 12041550


99,99 €*

Accessoires pour hottes

Filtres à charbon actif Longlife AirClean régénérants

Les détails produit suivants sont valables pour tous les filtres à charbon actif Longlife AirClean régénérants :

- Au charbon actif pour éviter les odeurs de cuisson désagréables
- Se régénère très facilement tous les six mois au four
- Durée de vie 3 ans
- Si les intervalles de remplacement sont respectés, plus économique qu'un filtre à usage unique




Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 11-R

Pour les hottes à recyclage Miele DA 59xx W et DA 7198 W

- Contenu : un filtre

Réf. 10787630

296,99 €*




Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 12-R

Pour toutes les hottes à recyclage Miele, sauf DA 18x/1867/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60 x 6/679x/670x/699x/70xx

- Contenu : un filtre

Réf. 10271450

296,99 €*




Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 21-R

Pour la hotte à recyclage Miele DA 670x D

- Contenu : quatre filtres

Réf. 10271460

599,99 €*




Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 25-R

Pour les hottes à recyclage Miele DA 60 x 6 W/64x8 W/679x W/699x W

- Contenu : un filtre

Réf. 10271470

296,99 €*




Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 27-R

Pour les hottes à recyclage Miele DA 7078 D

- Contenu : six filtres

Réf. 11160970

560,99 €*




Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 28-R

Pour les hottes à recyclage Miele DA 7378 D

- Contenu : un filtre

Réf. 11347530

307,99 €*



Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 29-R

Pour les hottes à recyclage Miele DA 909x W/9298 W

- Contenu : un filtre

Réf. 11295570

296,99 €*

Accessoires pour hottes

Filtres à charbon actif Longlife AirClean régénérants




Filtre à charbon actif DKF 30-R

Pour la hotte à recyclage Miele DAD 4x40

- Contenu : deux filtres

Réf. 11662830

439,99 €*




Jeu de filtres à charbon actif Longlife AirClean régénérants DKFS 31-R

Pour hottes à recyclage Miele DAS 2620, DAS 2520, DAS 2920, DAS 4520, DAS 4620, DAS 4720, DAS 4920, DAS 4630, DAS 4930

- Kit de première mise en service
- Contenu : deux filtres DKF 31-R avec cadre

Réf. 11793540

599,99 €*




Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 31-R

Pour hottes à recyclage Miele DAS 2620, DAS 2520, DAS 2920, DAS 4520, DAS 4620, DAS 4720, DAS 4920, DAS 4630, DAS 4930, DAS 4640, DAS 4940, DAS 8630, DAS 8930

- Contenu : deux filtres sans cadre

Réf. 11793470

549,99 €*



Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 1000-R

Pour le boîtier de recyclage
DUU 1000/1000-1/1000-2

- Contenu : un filtre

Réf. 10427040

269,99 €*



Filtre de déshumidification DAEF 28

Pour les hottes à recyclage Miele DA 7378 D

- Avec charbon actif – absorbe l'humidité pendant la cuisson

- Non régénérable
- Durée de vie de 3 ans
- Contenu : un filtre

Réf. 11348050

237,99 €*

Accessoires pour hottes

Accessoires fonctionnels

Conseils d'optimisation des performances des hottes

Le diamètre des conduites d'évacuation a un impact très important sur la puissance et le niveau sonore des hottes.

Si le diamètre de la conduite d'évacuation est inférieur au diamètre maximal du raccord d'évacuation, la puissance de la hotte diminue et les nuisances sonores liées à son fonctionnement augmentent. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre revendeur Miele.

Conseil d'installation :

Le site de montage doit être choisi avec soin, car la distance minimale entre le corps de la hotte et le ventilateur externe doit être de **cinq à sept mètres**.



Ventilateur de mur extérieur AWG 102

Ventilateur externe pour mur extérieur

- Déplacement du ventilateur à l'extérieur
- Ventilateur radial à aspiration unilatérale
- Raccord d'évacuation 125/150 mm de diamètre
- Câble de commande, 75 cm de long, avec fiche d'accouplement pour raccorder le ventilateur à la hotte
- Puissance d'aspiration : débit d'évacuation d'air 410–1 000 m³/h

Réf. 5680680

904,99 €* dont 5 € éco-part.




Ventilateur d'évacuation ABLG 202

Ventilateur externe à installer librement à l'intérieur

- Déplacement du ventilateur dans une autre pièce
- Ventilateur à aspiration bilatérale
- Raccord d'évacuation 125/150 mm de diamètre
- Raccordement du ventilateur à la hotte via fiche d'accouplement
- Puissance d'aspiration : débit d'évacuation d'air 280–900 m³/h

Réf. 6029260

904,99 €* dont 5 € éco-part.



Ventilateur de toit DDG 102

Ventilateur externe pour toits de tuiles (pente de toit à partir de 22°)

- Déplacement du ventilateur à l'extérieur
- Ventilateur radial à aspiration unilatérale
- Raccord d'évacuation 125/150 mm de diamètre
- Raccordement du ventilateur à la hotte via fiche d'accouplement
- Puissance d'aspiration : débit d'évacuation d'air 410–1000 m³/h

Réf. 5909230

1 404,00 €* dont 5 € éco-part.



Boîtier mural DMK 150-1

Utilisable pour l'évacuation d'air

- Boîtier mural de 100/110/125/150 mm de diamètre pour l'évacuation d'air des hottes
- Isolant thermique – l'air froid ne pénètre pas grâce au clapet anti-retour
- Économe en énergie – testé par infiltrométrie, convient aux maisons à faible consommation d'énergie

Réf. 11258630

329,99 €*



Jeu d'adaptation externe DEXT 6890

Pour le positionnement individuel du ventilateur de la hotte DA 6890 Levantar

- Pour gagner de la place dans le meuble bas – option d'installation du ventilateur
- Liberté d'agencement maximale – le ventilateur peut être installé à une distance de jusqu'à 7 m

Réf. 9937020

264,99 €*



Télécommande pour hottes DARC 6

Commande simple des hottes compatibles Con@ctivity 2.0

- Pour l'activation et la désactivation de l'aspiration
- Pour le réglage des niveaux de puissance
- Pour activer et désactiver indépendamment l'éclairage des zones de cuisson
- Pas de fonction Wi-Fi possible pendant l'utilisation
- Rayon d'action de 10 m – piles comprises

Réf. 9812060

117,99 €*

Accessoires pour hottes

Accessoires fonctionnels



Jeu d'adaptation recyclage DUU 150

Pour convertir les hottes murales et hottes totalement intégrables à évacuation d'air en mode recyclage

- Évacuation homogène de l'air en mode recyclage
- Réduction des bruits liés à la circulation d'air
- Comprend une grille d'évacuation en plastique et deux colliers de serrage

Réf. 5696270

65,99 €*



Jeu d'adaptation recyclage DUU 151

Pour convertir les hottes murales et hottes totalement intégrables à évacuation d'air en mode recyclage

- Évacuation homogène de l'air en mode recyclage
- Réduction des bruits liés à la circulation d'air
- Comprend une grille d'évacuation inox et un collier de serrage

Réf. 7294230

120,99 €*



Jeu d'adaptation recyclage DUW 20

Pour convertir les hottes aspirantes murales à évacuation d'air en mode recyclage

- Évacuation homogène de l'air en mode recyclage
- Réduction des bruits liés à la circulation d'air
- Comprend un déflecteur, diamètre du raccord 150 mm, un flexible en aluminium de 15 cm de long télescopique jusqu'à 60 cm

Réf. 6264790

65,99 €*



Jeu d'adaptation recyclage DUI 32

Pour convertir les hottes îlot à évacuation d'air en mode recyclage

- Évacuation homogène de l'air en mode recyclage
- Réduction des bruits liés à la circulation d'air
- Comprend un déflecteur, diamètre du raccord 150 mm, un flexible en aluminium de 15 cm de long télescopique jusqu'à 60 cm

Réf. 9561760

109,99 €*



Jeu d'adaptation recyclage DUU 2900

Pour convertir les ventilateurs de plafond et descendants à évacuation d'air en mode recyclage

- Évacuation homogène de l'air en mode recyclage
- Réduction des bruits liés à la circulation d'air
- Filtre à charbon actif DKF 20-1 inclus

Réf. 9242390

569,99 €*



Jeu d'adaptation recyclage DUU 1000-2

Pour convertir les hottes de table CSDA 10x0, CSDA 700x, KMDA 7774/7774-1/763x à évacuation d'air en mode recyclage

- Montage avec une hauteur de socle à partir de 100 mm
- Raccord d'évacuation pour système de gaine plate à gauche, à droite ou à l'arrière
- Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 1000-R inclus
- Deuxième tubulure d'évacuation d'air fournie
- Possibilité de raccorder plusieurs DUU 1000-2 pour un flux d'évacuation d'air plus régulier, moins de bruits liés à l'écoulement et une plus longue durée de vie du charbon actif

Réf. 11207310

454,99 €*




Cache pour jeu d'adaptation recyclage DUU 1000-x DUU-AD

Pour la protection des fentes dans le socle

- Un côté long est rehaussé de 6 mm
- En inox, fixation magnétique

Réf. 10921880

83,99 €*



Jeu d'adaptation recyclage DUU 600

Pour convertir les hottes de plan de travail Downdraft DAD 4x40 et KMDA 7272/7473 en mode recyclage guidé

- Nécessaire dans des situations de montage spéciales pour éviter la condensation (par ex. installation de la hotte DAD/KMDA sur une paroi extérieure froide)
- Montage avec une hauteur de socle à partir de 100 mm
- Raccord d'évacuation pour système de gaine plate à gauche, à droite ou à l'arrière
- Sans filtre à charbon actif

Réf. 11841340

274,99 €*



Jeu d'adaptation Plug&Play DUP 150

Pour convertir les hottes de plan de travail Downdraft DAD 4x40 en mode recyclage

- Jeu d'accessoires pour l'installation la plus simple et la plus rapide de la hotte DAD sans éléments de gaine supplémentaires ni boîtier de socle
- Raccordement au raccord du ventilateur
- Évacuation de l'air dans le socle
- Hauteurs de socle inférieures à 10 cm possibles
- Contenu : filtre Active AirClean DKF 30-P, raccord, tuyau flexible, 2 x collier de serrage

Réf. 11949040

219,99 €*



Câble de commande

Indispensable pour raccorder un ventilateur externe à la hotte

STL-DA 5 (5 m)
Réf. 6725020 144,99 €*

STL-DA 9 (9 m)
Réf. 4837110 164,99 €*

STL-DA 12 (12 m)
Réf. 4837120 189,99 €*



Module de commande DSM 408

Avec fonction supplémentaire pour toutes les hottes avec Con@tivity

- Possibilité de commande étendue
- Commander des appareils externes avec source d'alimentation électrique propre
- Éclairage – Marche/Arrêt de la hotte via bouton externe

Réf. 11839890 209,99 €*



Jeu d'adaptation pour montage au plafond DUD 6700

Pour positionner la hotte DA 6708 D directement sous le plafond

- Intégration élégante dans la cuisine
- Montage simple

Réf. 10609140 274,99 €*




Kit de montage bandeau de commande DML 2000

Pour hottes télescopiques DAS 2xxx/DAS 4x2x

- Adaptation à l'esthétique de la cuisine
- Contenu : contient deux équerres et vis

Réf. 11839970 59,99 €*



Baguettes de compensation DASL 38

Pour remplacement de DA 35xx/36xx par DAS 4x40/8x30

- Pour un montage sous des parois latérales d'armoire raccourcies
- Hauteur 38 mm
- Largeur 16–19 mm
- Profondeur 310 mm
- Contenu : lot de deux baguettes avec matériel de fixation

Réf. 12003650 119,99 €*



Baguette de compensation DASB 90

Pour DAS 4940/DAS 8930

- Pour servir de cache entre la tôle de lampe et l'habillage de niche
- Contient une baguette avec matériel de fixation
- Hauteur 9 mm
- Largeur 862 mm – pour meuble haut de 90 cm de large
- Profondeur 12 mm

Réf. 11991990 89,99 €*



Baguette de compensation DASB 60

Pour DAS 4640/DAS 8630

- Pour servir de cache entre la tôle de lampe et l'habillage de niche
- Contient une baguette avec matériel de fixation
- Hauteur 9 mm
- Largeur 562 mm – pour meuble haut de 60 cm de large
- Profondeur 12 mm

Réf. 11991960 79,99 €*

Accessoires pour hottes

Accessoires de montage



Raccord de réduction 200/150 mm DRS 200

Raccord de réduction

- Adaptation du diamètre du matériel d'évacuation
- Satisfait aux exigences de protection contre les incendies

Réf. 9591530

49,99 €*



Piège à condensat DKS 150

Récupère le condensat de retour provenant du canal d'évacuation et empêche que celui-ci parvienne dans la hotte

DKS 125 pour Ø 125 mm (DRM 125)

Réf. 3915282

164,99 €*

DKS 150 pour Ø 150 mm (DRM 150)

Réf. 3915292

219,99 €*



Flexible d'évacuation aluminium DAS

Tuyau flexible alu pour mode évacuation d'air

- Bonnes propriétés d'écoulement

DAS 100 pour Ø 100 mm, Réf. 4623210 89,99 €*

DAS 125 pour Ø 125 mm, Réf. 4623220 109,99 €*

DAS 150 pour Ø 150 mm, Réf. 4623230 129,99 €*

DAS 200 pour Ø 200 mm, Réf. 6938700 144,99 €*




Réducteur de bruit DASD 150

Réduction des bruits liés à l'air et au moteur

- Élément complémentaire pour réduire le bruit des hottes
- Réduction du bruit de jusqu'à 4,5 db(A), 1 pW
- Longueur : 250 mm
- Manchon de raccordement bilatéral pour diamètre de 150 mm

Réf. 8269360

120,99 €*



Conduite d'évacuation toiture DDF 125/150

Pour l'aération et l'évacuation d'air

- Polyvalent – pour les pentes de toit à partir de 22° et tous les types de tuile Ø 125/150 mm
- Robuste – boîtier inox avec cadre de couverture
- Intelligent – ouverture d'évacuation dirigée vers le bas, clapet anti-retour
- Tuyau d'aspiration de 150 mm de diamètre

Réf. 4623200

419,99 €*




Clapet anti-retour DRSK 150

Pour la fixation sur la buse du ventilateur

- Empêche l'échange d'air indésirable entre intérieur et extérieur
- Utilisable pour toutes les hottes avec raccord de ventilateur 150 mm
- Avec adaptateur pour la fixation

Réf. 11688790

69,99 €*



Kit de prolongation DVS 150

Kit de prolongation pour fonctionnement Plug&Play de la hotte KMDA 7272/7473 pour armoire de grande profondeur.

- Contenu: flexible en aluminium, raccord, collier de serrage

Réf. 12167200

54,99 €*

Accessoires pour hottes

Accessoires décoratifs




Kit DES6000

Permet d'installer au plafond un éclairage identique à celui de certaines hottes

- Le kit est composé de 4 spots LED 3 Watt (transformateur inclus) avec ressorts de montage pour une intégration facile dans le plafond
- Ces lampes contiennent des ampoules LED intégrées non remplaçables (classe énergétique A à A++)

Réf. 9953120

319,99 €*



Cadre d'abaissement DAR 3000

Cadre d'escamotage pour intégration complète du modèle DA 3466 et DA 3496

Le DAR 3000 installé avec une DA 3496 nécessite une intégration dans un meuble de 90 cm
Réf. 9188880


254,99 €*



Kit d'installation bandeau d'éclairage DML 400

Adaptation au design du mobilier de la cuisine, pour les nouvelles hottes télescopiques DAS xxxx
Ref. 11839970

59,99 €



Fût DADC 6000

Pour sortie d'air alternative vers le haut

- Hauteur de fût flexible de 365–660 mm
- Largeur de fût 340 mm, profondeur de fût 270 mm
- Avec matériel de fixation murale

Inox pour DA 60x6 W/6798 W/64x8 W

Réf. 9947450

199,99 €*

Blanc brillant pour DA 699x W blanc brillant

Réf. 10331460

252,99 €*

Gris graphite pour DA 64x8 W


Réf. 11900540

254,99 €*

Noir obsidien pour DA 60x6 W/64x8 W/6798 W

Réf. 11900270

254,99 €*



Fût DADC 7000

Pour sortie d'air alternative vers le haut

- Hauteur de fût flexible de 450–810 mm
- Largeur de fût 340 mm
- Profondeur de fût 285 mm
- Avec matériel de fixation murale

Gris graphite pour DA 7198 W grgr

Réf. 10768490

254,99 €*

Noir obsidien pour DA 7198 W obsw

Réf. 10768440

254,99 €*



Fût DADC 9000

Pour sortie d'air alternative vers le haut

- Hauteur de fût flexible de 380–740 mm
- Largeur de fût 290 mm
- Profondeur de fût 170 mm
- Avec matériel de fixation murale

Inox pour DA 909x W/DA 9298 W

Réf. 11279060

204,99 €*



Fût inox DADC 6000/955

Pour la sortie d'air alternative vers le haut de forme allongée

- Pour DA 64x8 W, DA 679x W, DA 60 x 6 W
- Hauteur de fût flexible de 660–955 mm
- Largeur de fût 340 mm et profondeur 270 mm
- Avec matériel de fixation murale

Réf. 12140590

389,99 €*



Fût inox DADC 6000/1250

Pour la sortie d'air alternative vers le haut de forme allongée

- Pour DA 64x8 W, DA 679x W, DA 60 x 6 W
- Hauteur de fût flexible de 955–1250 mm
- Largeur de fût 340 mm et profondeur 270 mm
- Avec matériel de fixation murale

Réf. 12140600

459,99 €*



Fût inox DACI 900

Pour la sortie d'air alternative vers le haut de forme allongée

- Pour PUR 98 D, DA 420x D, DA 669x D
- Hauteur totale de l'appareil flexible 600–900 mm pour une installation en évacuation uniquement
- Largeur de fût 305 mm et profondeur 295 mm

Réf. 12140530

799,99 €*

Accessoires pour hottes

Accessoires décoratifs



Fût inox DACI 1290/1360

Pour la sortie d'air alternative vers le haut de forme allongée

- Pour PUR 98 D, DA 420x D, DA 669x D
- Hauteur totale appareil flexible de 990–1290 mm pour une installation en évacuation, 1050–1360 pour une installation en recyclage
- Largeur de fût 305 mm et profondeur 295 mm

Réf. 12140500

989,99 €*



Fût inox DACI 1590/1660

Pour la sortie d'air alternative vers le haut de forme allongée

- Pour PUR 98 D, DA 420x D, DA 669x D
- Hauteur totale appareil flexible de 1290–1590 mm pour une installation en évacuation, 1350–1660 pour une installation en recyclage
- Largeur de fût 305 mm et profondeur 295 mm

Réf. 12140520

1 049,00 €*



Fût inox DACW 895

Pour la sortie d'air alternative vers le haut de forme allongée

- Pour PUR x8 W, DA 42x8 W, DA 5798 W, DA 6698 W
- Hauteur totale de l'appareil flexible 600–895 mm pour une installation en évacuation uniquement
- Largeur de fût 290 mm et profondeur 270 mm

Réf. 12140580

269,99 €*



Fût inox DACW 1325/1455

Pour la sortie d'air alternative vers le haut de forme allongée

- Pour PUR x8 W, DA 42x8 W, DA 5798 W, DA 6698 W
- Hauteur totale appareil flexible de 1005–1325 mm pour une installation en évacuation, 1135–1455 pour une installation en recyclage
- Largeur de fût 290 mm et profondeur 270 mm

Réf. 12140560

369,99 €*



Fût inox DACW 1645/1175

Pour la sortie d'air alternative vers le haut de forme allongée

- Pour PUR x8 W, DA 42x8 W, DA 5798 W, DA 6698 W
- Hauteur totale appareil flexible de 1325–1645 mm pour une installation en évacuation, 1455–1775 pour une installation en recyclage
- Largeur de fût 290 mm et profondeur 270 mm

Réf. 12140570

429,99 €*

Flacons de parfum pour la hotte Aura 4.0 Ambient

Un parfum frais sans pareil



Avec AmbientFragrance, profitez d'une odeur agréable, répondant à vos préférences et vos goûts.

Respirez, détendez-vous : Non seulement votre hotte atténue les odeurs de cuisine, mais elle diffuse aussi un parfum frais. Une douce odeur règne chez vous, peu importe ce que vous cuisinez. Faites votre choix parmi de multiples parfums selon vos envies. Facile à changer, le flacon de parfum se place dans la hotte par le dessus. Avec l'app Miele@mobile, personnalisez les durées et intervalles de diffusion du parfum.



AmbientFragrance SummerGarden

Pour 150 heures de senteur fraîche dans votre cuisine

- Transforme votre cuisine en jardin d'été fleuri
- Notes florales de fleur d'oranger et jasmin
- Huile parfumée sans parfums allergènes
- Flacon de parfum pour la hotte Miele Aura 4.0 Ambient
- Créé spécialement pour Miele par des parfumeurs de Provence

Réf. 11385640

23,99 €*



AmbientFragrance FrenchBakery

Pour 150 heures de senteur fraîche dans votre cuisine

- Transforme votre cuisine en boulangerie
- Parfum de pâtisserie fraîche avec un soupçon de fève tonka
- Avec Freshplex™ pour neutraliser les odeurs désagréables
- Flacon de parfum pour la hotte Miele Aura 4.0 Ambient
- Créé spécialement pour Miele par des parfumeurs de Provence

Réf. 11385860

23,99 €*



AmbientFragrance MintyFields

Pour 150 heures de senteur fraîche dans votre cuisine

- Transforme votre cuisine en champ de menthe fraîche
- Parfum de menthe aromatique avec une note fraîche d'eucalyptus
- Avec Freshplex™ pour neutraliser les odeurs désagréables
- Flacon de parfum pour la hotte Miele Aura 4.0 Ambient
- Créé spécialement pour Miele par des parfumeurs de Provence

Réf. 11385870

23,99 €*

Accessoires pour appareils de froid et caves à vin



Filtre Active AirClean

Les aliments doivent non seulement être conservés au frais, mais aussi dans un environnement où les odeurs sont neutralisées. Cela s'applique également au stockage des vins. La solution : le filtre Active AirClean de Miele. La combinaison innovante de charbon actif et du produit naturel Chitosan neutralise quasiment toutes les odeurs dans la partie réfrigérateur. Le filtre s'y intègre en toute facilité et simplicité pour une utilisation immédiate.



Gain de place

Les accessoires tels que les porte-bouteilles vous font gagner un espace précieux dans l'enceinte de réfrigération et permettent de stabiliser les bouteilles. Vous disposez ainsi de plus de place pour les aliments, par ex. lorsque vous organisez une fête.



Kit de montage pour filtre à charbon actif Active AirClean KKF-FF

Pour conserver les aliments dans un environnement neutre et sans odeurs

- Le charbon actif et le Chitosan neutralisent les mauvaises odeurs
- Se place simplement sur le bord arrière du fond en verre
- Remplacer les deux filtres env. tous les six mois (KKF-RF, Réf. 7236280)
- Contenu : boîtier en plastique avec deux filtres
- Montage ultérieur possible pour appareils de froid sélectionnés. Selon les besoins – c'est-à-dire selon la quantité d'aliments dégageant des odeurs fortes – il peut être judicieux d'utiliser plusieurs jeux de filtres

Réf. 7236290

69,99 €*



Filtre à charbon actif Active AirClean

Pour un climat neutre et sans odeurs dans votre cave à vin

- Pour la cave à vin posable KWT 683x SG(S)

Réf. 9447050

37,00 €*



Filtre à charbon actif Active AirClean KKF-RF

Pour conserver les aliments dans un environnement neutre et sans odeurs

- Pour remplacer le filtre dans le boîtier plastique du KKF-FF (Réf. 7236290) et du KKF-FS (Réf. 11882380)
- Intervalle de remplacement conseillé : env. tous les six mois
- Contenu : deux filtres

Réf. 7236280

64,99 €*



Filtre à charbon actif Active AirClean KKF-KWT

Pour un climat neutre et sans odeurs dans votre cave à vin

- Pour les caves à vin KWT 63xx
- Pour la cave à vin encastrable KWT 7112 iG

Réf. 9945070

29,99 €*



Kit de démarrage pour filtre à charbon actif Active AirClean KKF-FS

Contre les mauvaises odeurs dans le réfrigérateur

- Pour conserver les aliments dans un environnement neutre et sans odeurs
- Combinaison innovante de charbon actif et de Chitosan
- Avec barre à enficher, boîtier plastique et deux filtres Active AirClean
- Remplacer les deux filtres env. tous les six mois (KKF-RF, Réf. 7236280)
- Montage ultérieur possible pour appareils de froid sélectionnés des générations K 7000 et K 4000

Réf. 11882380

69,99 €*



Filtre à charbon actif Active AirClean KKF-KWNS

Pour un climat neutre et sans odeurs dans votre cave à vin.

- Pour la cave à vin KWNS 28462 E

Réf. 10806820

59,99 €*

Accessoires pour appareils de froid et caves à vin



Porte-bouteilles KFR 10055

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec les réfrigérateurs-congérateurs combinés posables KD 26052 et KD 28052
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 7316060

54,99 €*



Porte-bouteilles KFR 10061

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec les réfrigérateurs-congérateurs combinés posables KD 26022, KD 28032 et KFN 29042
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 7316080

54,99 €*



Porte-bouteilles KFR 10067

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec les appareils de froid posables K 28202 et K 28302
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 7316090

54,99 €*



Porte-bouteilles KFR 20060 PF/KFR 20060

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace


- Pour les appareils K 20000 avec enceinte XL
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

KFR 20060 PF pour les appareils avec PerfectFresh

Réf. 10363580 54,99 €*

KFR 20060 pour les appareils sans PerfectFresh

Réf. 10363600 54,99 €*



Porte-bouteilles KFR 30060 PF/KFR 30060

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec les automates de réfrigération K 30000
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

KFR 30060 PF pour les appareils avec PerfectFresh

Réf. 9552700 54,99 €*

KFR 30060 pour les appareils sans PerfectFresh

Réf. 9552690 54,99 €*



Porte-bouteilles KFR 9000

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Pour les combinés réfrigérateur/congérateur KFN 2x1xx
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 6962260

49,99 €*



Porte-bouteilles KFR 7000

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Convient à certains appareils de froid Miele K 7000
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 11775120

79,99 €*



FlexiTray KFT 7000

- Pour un accès facile grâce à FlexiTray
- Pivote à 180° vers l'avant et l'arrière
 - FlexiTray est composé de verre et de plastique de haute qualité
 - Les pièces en verre sont adaptées au lave-vaisselle
 - Peut être utilisé à tous les niveaux
 - Organisation et visibilité – sans effort

Réf. 11775130

269,99 €*

Boîte de tri PerfectFresh KSB 70


- Pour un stockage des aliments clairement organisé
- En plastique transparent de haute qualité
 - Pour un rangement flexible et clairement organisé
 - Peut être déplacé latéralement dans le compartiment PerfectFresh
 - Convient très bien aux aliments fragiles, par ex. les baies
 - Compatible avec le tiroir PerfectFresh Active et Pro K 7000

Réf. 11779620

29,99 €*



Accessoires pour appareils de froid et caves à vin




Kit Side-by-Side KSK 6300

Pour une installation côte à côte des caves à vin encastrables sous plan

Réf. 9799630

169,99 €*



Kit Side-by-Side KSK 28202

Pour une connexion côte à côte des appareils de réfrigération et de congélation posables

- Compatible avec le K 28202 D et le K 28302 en association avec le FN 28262
- Pour une installation côte à côte stable et durable
- Combinaison des deux appareils indépendants pour une esthétique unifiée
- Le congélateur doit être installé à gauche, et le réfrigérateur à droite

Réf. 10543880 blanc

79,99 €*

Réf. 10543900 inox

99,99 €*



Plaque de fond ENB 1060

Pour une dimension optimale de l'interstice entre les appareils encastrés Miele

- En métal thermolaqué
- Capacité de charge jusqu'à 60 kg
- Avec vis et gabarit

Réf. 10810730

94,99 €*



Jeu d'adaptation SoftClose KSC 30

Pour une fermeture silencieuse et en douceur de la porte de l'appareil

- Compatible avec certains appareils de froid encastrables K 7000
- Compatible avec certains appareils de froid encastrables K 30.000
- Amortisseur pour une fermeture douce et silencieuse de la porte de l'appareil
- Évite que les bouteilles s'entrechoquent dans la contre-porte
- Ferme automatiquement la porte si l'angle d'ouverture est inférieur à 30°

Réf. 10744380

79,99 €*

Accessoires pour MasterCool

Accessoires de décoration et de montage



Habillage frontal en inox KFP 1805 ed/cs plaque frontale

Pour une intégration harmonieuse des congélateurs MasterCool dans votre cuisine

- Pour les congélateurs de 45 cm de large sans distributeur d'eau/glaçons dans la porte

Réf. 11499020

749,99 €*



Habillage frontal en inox KFP 3005 ed/cs plaque frontale

Pour une intégration harmonieuse des appareils de froid et congélateurs MasterCool dans votre cuisine

- Pour les appareils de froid et congélateurs de 75 cm de large

Réf. 11499080

949,99 €*



Habillage frontal en inox KFP 3605 ed/cs plaque frontale

Pour une intégration harmonieuse des appareils de froid et congélateurs MasterCool dans votre cuisine

- Pour les appareils de froid et congélateurs de 90 cm de large

Réf. 11499100

999,99 €*



Habillage frontal en inox anti-traces KFP 2445 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique pour congélateurs MasterCool II avec distributeur de glaçons

- Pour congélateurs MasterCool II de 61 cm de largeur (F 2671 Vi et F 2672 Vi)

Réf. : 11499620

999,99 €*



Habillage frontal en inox KFP 3015 ed/cs plaque frontale

Pour une intégration harmonieuse des réfrigérateurs-congélateurs combinés MasterCool dans votre cuisine

- Pour la porte supérieure des réfrigérateurs-congélateurs combinés de 75 cm de large

Réf. 11499120

749,99 €*



Habillage frontal en inox KFP 3615 ed/cs plaque frontale

Pour une intégration harmonieuse des réfrigérateurs-congélateurs combinés MasterCool dans votre cuisine

- Pour la porte supérieure des réfrigérateurs-congélateurs combinés de 90 cm de large

Réf. 11499140

749,99 €*



Habillage frontal en inox KFP 2455 ed/cs plaque frontale

Pour une intégration harmonieuse des caves à vin MasterCool dans votre cuisine

- Pour les caves à vin de 60 cm de large

Réf. 11499630

1 099,00 €*



Habillage frontal en inox KFP 3025 ed/cs plaque frontale

Pour une intégration harmonieuse des réfrigérateurs-congélateurs combinés MasterCool dans votre cuisine

- Pour la porte inférieure des réfrigérateurs-congélateurs combinés de 75 cm de large

Réf. 11499130

549,99 €*



Habillage frontal en inox KFP 3625 ed/cs plaque frontale

Pour une intégration harmonieuse des réfrigérateurs-congélateurs combinés MasterCool dans votre cuisine

- Pour la porte inférieure des réfrigérateurs-congélateurs combinés de 90 cm de large

Réf. 11499150

549,99 €*

Accessoires pour MasterCool

Accessoires de décoration et de montage, filtre



Habillage frontal en inox KFP 3635 ed/cs plaque frontale

Pour une intégration harmonieuse du MasterCool FrenchDoor dans votre cuisine

- Pour KF 981 Vi

Réf. 11499420

599,99 €*



Élément de charnière KHK 2000 rh

Pour une porte ouvrant de gauche à droite sur tous les appareils MasterCool, à l'exception de :

- Réfrigérateurs-congérateurs combinés
- Congélateur avec distributeur d'eau/glaçons dans la porte

Réf. 10985010

119,99 €*



Élément de charnière KHK 2010 lh

Pour une porte ouvrant de la droite vers la gauche sur tous les appareils MasterCool, à l'exception de :

- Réfrigérateurs-congérateurs combinés
- Congélateur avec distributeur d'eau/glaçons dans la porte

Réf. 10985020

119,99 €*



Kit Side-by-Side KSK 2001

Pour encastrer à la perfection les modèles MasterCool côte à côte

Réf. 10984120

899,99 €*



Poignées DS 7003

Kit de 3 poignées pour l'installation sur vos meubles de cuisine.

- Harmonisation de la poignée de l'appareil et des poignées des meubles de cuisine.
- Utilisation : aussi bien pour les appareils que pour le mobilier de cuisine
- Inox anti-traces

Réf. : 11345870

239,99 €*



Pour une fraîcheur cristalline

Dans un cocktail ou une limonade, les glaçons sont destinés à refroidir les boissons sans altérer leur goût. Miele propose des filtres spéciaux afin de garantir que votre appareil MasterCool Miele prépare toujours des glaçons cristallins et neutres en goût à la demande.



Filtre à eau avec charbon actif KWF 2000

Pour appareils MasterCool F 2xx2 et KF 2xx2

- Pour une eau de bien meilleure qualité
- Profitez d'une eau pure et de glaçons sans goût
- Filtre matières en suspension et odeurs dans l'eau du robinet
- Changer le filtre tous les six mois pour des performances optimales

Réf. 11480330

119,99 €*



Filtre à eau avec charbon actif KWF 1000

Pour tous les appareils MasterCool F 1xxx/F 2xx1/ KF 1xxx/KF 2xx1

- Pour une eau de bien meilleure qualité
- Profitez d'une eau pure et de glaçons sans goût
- Filtre matières en suspension et odeurs dans l'eau du robinet
- Changer le filtre tous les six mois pour des performances optimales

Réf. 11513640

119,99 €*



Filtre à tamis KB 1000

Pour appareils MasterCool F 1xxx/F 2xx1/KF 1xxx/ KF 2xx1

- Filtre les matières en suspension dans l'eau du robinet
- Changer le filtre tous les six mois pour des performances optimales

Réf. 7134240

109,99 €*

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.



Accessoires pour lave-vaisselle



Panier à couverts pour panier inférieur GBU 5000

Offre davantage de place pour les couverts dans le panier inférieur

- Panier à couverts à position variable dans le panier inférieur
- Idéal pour y placer les ustensiles encombrants
- Compatible avec les lave-vaisselle Miele des générations 4000, 5000, 6000, 6000 EcoFlex et 7000

Réf. 7823150

45,99 €*



Support à verres pour panier inférieur GGU 5000

Pour verres à pied particulièrement hauts

- Assure la stabilité des verres fragiles
- Garantit une brillance parfaite
- Compatible avec les lave-vaisselle Miele des générations 5000, 6000 et 6000 EcoFlex

Réf. 7823180

00,00*



Kit d'encastrement sous plan pour lave-vaisselle UBS G 60-1

Pour l'encastrement sous plan optimal d'un lave-vaisselle posable

- 1 appareil avec 2 possibilités d'installation pour s'adapter à vos besoins
- Contenu : patins, socle réglable en profondeur et protection anti-buée
- Compatible avec les lave-vaisselle posables Miele de 60 cm de large des générations 4000, 5000, 6000 et 6000 EcoFlex

Réf. 6390810

69,99 €*



Kit de montage lave-vaisselle MSHE 601-1

Pour encastrement en armoire haute avec rehausse supplémentaire

- Protection idéale contre l'humidité grâce à l'encastrement en hauteur
- Contenu : barre anti-buée, équerre, chevilles et vis
- Compatible avec les lave-vaisselle Miele intégrés de 60 cm de large

Réf. 10365450

71,49 €*




Kit de montage lave-vaisselle MSHE 602-1

Pour encastrement en armoire haute optimal avec niche d'encastrement d'appareil supplémentaire

- Protection idéale contre l'humidité grâce à l'encastrement en hauteur
- Contenu : barre anti-buée, équerre, chevilles et vis
- Compatible avec les lave-vaisselle Miele intégrés de 60 cm de large

Réf. 10365500

71,49 €*



Kit d'installation pour lave-vaisselle MSF

Pour le montage optimal des façades de meubles à rainure horizontale centrale

- Compatible pour tout lave-vaisselle entièrement intégrable de la génération 7000

Réf. 11393220 pour façades XXL

119,99 €*

Accessoires pour lave-vaisselle

Habillage frontal


Référence du modèle	Largeur x hauteur	60 cm	45 cm	Couleur de la façade	Série G 7xx0	Série G 7xx5 XXL	Série G 6xx0	Série G 6xx5 XXL	Série G 5xx0	Série G 5xx5 XXL	Série G 4xx0	Série G 4xx5 XXL	PG 8131 i	PG 8132 Sci XXL	PG 8133 SCVi XXL	N° de référence	Prix
Habillage frontal pour lave-vaisselle complètement intégrés																	
GFVi 613/72 PureLine	600 x 715 mm	•		Inox antitrace		•	•			•	•			•		9635930	329,99 €*
GFVi 613/77 PureLine	600 x 765 mm	•		Inox antitrace		•	•			•	•			•		9635950	329,99 €*
GFVi 702/72 PureLine	600 x 715 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•						10986760	399,99 €*
GFVi 702/77 PureLine	600 x 765 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•						10986770	399,99 €*
GFVi 612/72 ContourLine	600 x 715 mm	•		Inox antitrace		•	•			•	•			•		9635920	329,99 €*
GFVi 612/77 ContourLine	600 x 765 mm	•		Inox antitrace		•	•			•	•			•		9635940	329,99 €*
GFVi 703/72 ContourLine	600 x 715 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•						10986780	399,99 €*
GFVi 703/77 ContourLine	600 x 765 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•						10986790	399,99 €*
GFVi 603/72 sans perçage	600 x 715 mm	•		Inox antitrace		•	•			•	•					7160740	299,99 €*
GFVi 603/77 sans perçage	600 x 765 mm	•		Inox antitrace		•	•			•	•					7160760	299,99 €*
GFVi 701/72 sans perçage	600 x 715 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•						10986740	399,99 €*
GFVi 701/77 sans perçage	600 x 765 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•						10986750	399,99 €*
GFVi 453/72-7	450 x 715 mm		•	Inox antitrace					•							11526970	329,99 €*
Habillage frontal pour lave-vaisselle intégrables																	
GFV 60/57-1	600 x 570 mm	•		Inox antitrace		•	•			•	•	•	•			7149240	239,99 €*
GFV 60/57-7	600 x 570 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•						10986710	279,99 €*
GFV 60/60-1	600 x 600 mm	•		Inox antitrace		•	•			•	•	•	•			7160640	259,99 €*
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•						10986720	279,99 €*
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Blanc brillant	•	•			•	•						10986690	279,99 €*
GFV 45/60-1	450 x 600 mm		•	Inox antitrace						•						7160830	239,99 €*
GFV 45/60-7	450 x 600 mm		•	Inox antitrace					•							11526950	279,99 €*
GFV 45/60-7	450 x 600 mm		•	Blanc brillant					•							11526930	279,99 €*
GFV 45/65-7	450 x 650 mm		•	Inox antitrace					•							11526960	279,99 €*
Décoration frontale pour lave-vaisselle intégrables																	
GDU 60/60-1	585 x 605 mm	•		Blanc brillant		•	•			•	•					7160810	119,99 €*
GDU 60/60-1	585 x 605 mm	•		Noir		•	•			•	•					6390740	119,99 €*
GDU 60/60-7	585 x 605 mm	•		Noir obsidien	•	•			•	•						10986560	119,99 €*
GDU 45/60	435 x 605 mm		•	Blanc brillant						•						7160850	119,99 €*



Habillage frontal PureLine pour lave-vaisselle entièrement intégrables

Inox anti-traces avec poignée design PureLine. Serie G 7000.


- Harmonie esthétique parfaite dans la cuisine
 - Nettoyage facile des traces de doigt
 - Avec poignée inox PureLine et matériel de fixation
- GFVi 702/72 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 72 cm.
Ref. 10986760 399,99 €*
GFVi 702/77 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 77 cm.
Ref. 10986770 399,99 €*



Habillage frontal ContourLine pour lave-vaisselle entièrement intégrables

Inox anti-traces avec poignée design ContourLine. Serie G 7000.

- Harmonie esthétique parfaite dans la cuisine
 - Avec poignée inox ContourLine et matériel de fixation
- GFVi 703/72 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 72 cm.
Ref. 10986780 399,99 €*
GFVi 703/77 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 72 cm.
Ref. 10986790 399,99 €*



Habillage frontal sans perçage pour lave-vaisselle entièrement intégrables

Inox anti-traces sans poignée et sans alesage. Serie G 7000.

- Harmonie esthétique parfaite dans la cuisine.
 - Adaptation possible au design des poignées de la cuisine
- GFVi 701/72 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 72 cm.
Ref. 10986740 399,99 €*
GFVi 701/77 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 77 cm.
Ref. 10986750 399,99 €*



Habillage frontal pour lave-vaisselle intégrables

Harmonie esthétique parfaite entre habillage frontal et bandeau de commande

GFV 60/57-7, Largeur 60 cm. Hauteur 57 cm.
Ref. 10986710 279,99 €*
GFV 60/60-7 inox, Largeur 60 cm. Hauteur 60 cm.
Ref. 10986720 279,99 €*
GFV 60/60-7 blanc brillant, Largeur 60 cm. Hauteur 60 cm.
Ref. 10986690 279,99 €*



Décoration frontale pour lave-vaisselle intégrables

Pour convertir un lave-vaisselle intégrable en appareil encastré sous plan

- La combinaison de GDU et d'un appareil intégrable donne un lave-vaisselle encastré sous plan
 - Compatible avec un panneau de décoration de jusqu'à 4 mm
 - Raccourcissement de la hauteur de 7 cm max., pour brun foncé et noir
 - Le kit déco GDU ne peut pas être associé aux bandeaux interchangeables en inox
 - Contenu : kit déco et socle réglable en profondeur
- Ref. : 10986560 119,99 €*

Accessoires pour machines à café

L'alliance parfaite



Pour une mousse de lait parfaite

La machine à café automatique est indispensable pour préparer une mousse de lait onctueuse. Disposer du bon accessoire est tout aussi important.

Dans les récipients à lait Miele, le lait reste froid et frais : Une autre condition importante pour préparer une belle mousse de lait. Car plus le lait utilisé est froid, plus il pourra être émulsionné longtemps à la vapeur chaude.

Vous avez de la visite ? Pas de problème. Grâce à la fonction cafetière de certaines machines à café encastrables Miele, vous pouvez préparer jusqu'à 8 tasses de café l'une après l'autre d'une simple pression de touche. La cafetière isotherme haut de gamme s'ajuste parfaitement sous la distribution centrale des appareils.



Mélanges exclusifs pour un moment de pur plaisir

Un plaisir inégalé : Pour déguster un bon café, le mode de préparation est déterminant, tout comme la qualité du café. C'est pourquoi nous avons créé quatre mélanges spécialement adaptés aux machines à café de Miele. Ainsi, vous préparez toujours votre boisson avec le café qui convient, qu'il s'agisse d'un espresso ou d'un latte macchiato. Les variétés de café de Miele sont préparées à partir de grains des hauts plateaux sélectionnés à la main et torréfiés artisanalement. Résultat : Un café harmonieux et aromatique qui crée une expérience de dégustation surprenante. Toutes nos variétés de café sont issues du commerce équitable et certifiées biologiques et peuvent être commandées sur la boutique en ligne de Miele.

Accessoires pour machines à café



Récipient à lait en verre MB-CM-G

Dégustez un Latte macchiato ou un cappuccino à toute heure !

- Pour toutes les machines à café posables Miele CM
- Volume de remplissage 0,7 l

Réf. 11574240

73,99 €*



Récipient à lait en verre MB-CVA 7000

Dégustez un Latte macchiato ou un cappuccino à toute heure !

- Ce récipient est inclus dans les pièces fournies avec la série CVA 7000
- Comme récipient secondaire en cas d'utilisation intensive de l'appareil
- Volume de remplissage 0,7 l
- Contenu : 1 récipient en verre pré-monté avec couvercle et lances

Réf. 11234120

136,99 €*



Cafetière isotherme 1,0 l CJ 1

Pour toutes les machines à café posables CM ou intégrables CVA Miele

- Inox haut de gamme, poli
- Corps isolant inox sous vide à double paroi
- Le café arrive directement dans la cafetière, sans besoin de transvaser
- Nettoyage facile grâce au couvercle complètement amovible
- Couvercle coulissant pratique qui conserve l'arôme

Réf. 10694310

115,99 €*



Miele Black Edition One for all

Idéal pour préparer un espresso, un café crema ou des spécialités à base de café avec du lait

- 100 % Arabica – des grains sélectionnés à la main et torréfiés en douceur pour Miele
- Goût corsé avec une note délicatement fruitée
- Commerce équitable/certifié bio DE-ÖKO-001, agriculture hors de l'UE
- Parfaitement adapté aux machines à café Miele
- 4 x 250 g de grains de café entiers torréfiés en Allemagne

Réf. 11029990

31,99 €*



Miele Black Edition CAFÉ CREMA

Idéal pour préparer un café crema

- 100 % Arabica – des grains sélectionnés à la main et torréfiés en douceur pour Miele
- Arôme léger et équilibré avec une note florale
- Commerce équitable/certifié bio DE-ÖKO-001, agriculture hors de l'UE
- Parfaitement adapté aux machines à café Miele
- 4 x 250 g de grains de café entiers torréfiés en Allemagne

Réf. 11028700

31,99 €*



Miele Black Edition ESPRESSO

Idéal pour préparer un espresso

- Robusta et Arabica – des grains sélectionnés à la main et torréfiés en douceur pour Miele
- Goût intense avec notes chocolatées et épicées
- Commerce équitable/certifié bio DE-ÖKO-001, agriculture hors de l'UE
- Parfaitement adapté aux machines à café Miele
- 4 x 250 g de grains de café entiers torréfiés en Allemagne

Réf. 11029490

31,99 €*



Miele Black Edition DECAF

Idéal pour préparer des spécialités à base de café décaféiné

- 100 % Arabica – des grains sélectionnés à la main et torréfiés en douceur pour Miele
- Décaféination par un procédé biologique tout en douceur
- Commerce équitable/certifié bio DE-ÖKO-001, agriculture hors de l'UE
- Parfaitement adapté aux machines à café Miele
- 4 x 250 g de grains de café entiers torréfiés en Allemagne

Réf. 11029810

31,99 €*

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.

Accessoires pour appareils du soin du linge



Colonne lave-linge/sèche-linge


En cas de manque de place pour une installation côte à côte, la plupart des lave-linge et sèche-linge Miele peuvent être installés en colonne. Dans cette configuration, le lave-linge est toujours placé en bas. Miele propose différents kits de superposition pour superposer les appareils en toute sécurité. Certains de kits sont équipés d'un tiroir particulièrement pratique, par exemple le WTV 512. Il peut servir à ranger des accessoires ou à poser le panier à linge pour charger et décharger le linge confortablement.



Socle avec tiroir

Pour un chargement ergonomique du lave-linge et du sèche-linge, les appareils peuvent être posés sur un socle. Avec une hauteur de socle de 35 cm, les textiles peuvent être chargés et déchargés sans devoir se pencher. Pour une installation sécurisée, l'appareil est fixé sur le socle. Le tiroir intégré avec ouverture Push-Pull offre un espace de rangement supplémentaire, par ex. pour de la lessive ou des flacons de parfum. Le tapis antidérapant empêche les accessoires de glisser lors de l'ouverture et de la fermeture.

Accessoires pour appareils du soin du linge




Kit de superposition lave-linge/sèche-linge WTV 511

- Avec tiroir intégré pour une colonne lave-linge/sèche-linge très pratique
- Généreux espace de rangement dans le tiroir avec fonction Push-Pull
 - Pour les sèche-linge de la série ChromeEdition T1
 - Compatible avec toutes les séries de lave-linge Miele (sauf WTZH et WTW)
 - Hauteur WTV : 12 cm
 - Couleur : blanc lotus

Réf. 9351780

299,99 €*



Kit de superposition lave-linge/sèche-linge WTV 512

- Avec tiroir intégré pour une colonne lave-linge/sèche-linge très pratique
- Généreux espace de rangement dans le tiroir avec fonction Push-Pull
 - Pour les sèche-linge de la série WhiteEdition T1
 - Compatible avec toutes les séries de lave-linge Miele (sauf WTZH et WTW)
 - Hauteur WTV : 12 cm
 - Couleur : blanc lotus

Réf. 9351790

299,99 €*




Kit de superposition lave-linge/sèche-linge WTV 501

- Pour une installation sécurisée et peu encombrante sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge
- Pour les sèche-linge de la série ChromeEdition T1
 - Compatible avec toutes les séries de lave-linge Miele (sauf W 1000, WTZH et WTW)
 - Hauteur WTV : 2,5 cm
 - Couleur : blanc lotus

Réf. 9256130

89,99 €*



Kit de superposition lave-linge/sèche-linge WTV 502

- Pour une installation sécurisée et peu encombrante sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge
- Pour les sèche-linge de la série WhiteEdition T1
 - Compatible avec toutes les séries de lave-linge Miele (sauf W 1000, WTZH et WTW)
 - Hauteur WTV : 2,5 cm
 - Couleur : blanc lotus

Réf. 9256140

89,99 €*

Combinaisons possibles pour colonnes lave-linge/sèche-linge

		Sèche-linge		
Lave-linge		T1 ChromeEdition T1 Classic	T1 WhiteEdition	T1 Classic T 8000
	W1 ChromeEdition W1 Classic WT1 (sauf WTZH)	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	W1 WhiteEdition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	W Classic W 3000/5000 bandeau droit	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 406 WTV 412
	W Classic W 3000/5000 bandeau incliné	WTV 511	WTV 512	WTV 407 WTV 412




Socle avec tiroir WTS 510

- Avec tiroir intégré pour accessoires, par ex. lessive ou flacons de parfum
- Chargement et déchargement confortables grâce à la position surélevée
 - Le contenu ne glisse pas grâce au tapis antidérapant
 - Pour les lave-linge : W1, W1 Classic et WT1 (sauf WTZH et WTW)
 - Pour les sèche-linge : T1 et T1 Classic
 - Ne convient pas à une installation en colonne
 - Hauteur WTS : 35 cm
 - Couleur : blanc lotus

Réf. 9322300

469,99 €*




Kit d'encastrement sous plan UBS W1/G

- Pour un encastrement sous plan sécurisé des lave-linge W1
- Encastrement sous plan en niche basse (à partir de 82 cm) – remplace le couvercle de l'appareil
 - Pour les lave-linge de la série W1 ChromeEdition avec bandeau droit
 - Pour lave-linge séchants WT1 avec bandeau droit

Réf. 9709940

76,99 €*



Kit d'encastrement sous plan UBS T1/G

- Pour un encastrement sous plan sécurisé des sèche-linge T1
- Encastrement sous plan en niche basse (à partir de 82 cm) – remplace le couvercle de l'appareil
 - Pour les sèche-linge de la série T1 ChromeEdition avec bandeau droit

Réf. 9710050

76,99 €*

Accessoires pour appareils du soin du linge



Réservoir rechargeable 1 et 2

Pour le dosage de lessives courantes sur le marché dans les lave-linge TwinDos

- Réservoir transparent d'une capacité de 1,5 l
- Spécialement mis au point pour les lave-linge Miele
- Compatible avec : les modèles W1 avec TwinDos

Réservoir rechargeable 1
Réf. 10223070 37,99 €*

Réservoir rechargeable 2
Réf. 10223120 37,99 €*



Utilisation pour de la lessive liquide EFW 100

Pour un dosage optimal en cas de lavage avec un prélavage ou un départ différé

- Pour lave-linge W1 et sèche-linge W1 à partir de janvier 2020
- Idéal aussi pour lessives spéciales sur machines avec TwinDos
- À utiliser dans le compartiment de lavage principal

Réf. 11221580 22,99 €*



Filtre de socle pour les sèche-linge des gammes T7xxx, T8xxx, T9xxx

Filtre de socle pour les sèche-linge des gammes T7xxx, T8xxx, T9xxx

Réf. 9499230 37,07 €*



Panier de séchage TRK 555

Idéal pour les chaussures de sport, les bottes d'enfant, les petits textiles en laine ou les peluches

- Protège les pièces délicates
- Spécialement mis au point pour les sèche-linge Miele
- Compatible avec tous les sèche-linge T1, T1 Classic

Réf. 9614800 82,99 €*



Panier de séchage TK 111

Idéal pour les chaussures de sport, les bottes d'enfant, les petits textiles en laine ou les peluches

- Protège les textiles délicats
- Spécialement mis au point pour les sèche-linge Miele
- Compatible avec : T Classic, T 7000, T 8000

Réf. 6407550 74,99 €*



Filtre pour sèche-linge à pompe à chaleur

Filtre de socle pour les sèche-linge des gammes T7xxx, T8xxx, T9xxx

Réf. 9164761 37,07 €*



Filtre pour sèche-linge à pompe à chaleur T1

Filtre de socle pour les sèche-linge de la gamme T1

Réf. 9164761 36,85 €*

Accessoires pour centres de repassage



Steamer/SteamJet ST 30

Pour les centres de repassage vapeur Miele FashionMaster

- Défroissage facile de textiles sur cintre, par ex. vestes
- L'embout à brosse fine aide à redresser les fibres

Réf. 10569390

214,99 €*



Semelle anti-adhésive

Pour les centres de repassage vapeur Miele FashionMaster

- Repassage de textiles particulièrement délicats
- Repassage de textiles sombres, sans lustrage
- Repassage de textiles à paillettes ou avec des impressions

Réf. 9720940

95,11 €*



Housse de repassage Basic

Pour les centres de repassage vapeur Miele FashionMaster

- Housse pour table de repassage de qualité supérieure 100 % coton
- Extrêmement durable et résistante à la chaleur
- Absorption parfaite de l'humidité
- Lavable jusqu'à 40 °C
- Couleur : gris

Réf. 10544890

79,99 €*



Housse de repassage Premium

Pour les centres de repassage vapeur Miele FashionMaster

- Housse pour table de repassage de qualité supérieure 100 % coton
- Extrêmement durable et résistante à la chaleur
- Absorption parfaite de l'humidité
- Lavable jusqu'à 40 °C
- Couleur : anthracite

Réf. 9879260

89,99 €*



Molleton pour housse de table à repasser

Pour les centres de repassage vapeur Miele FashionMaster

- Molleton pour des résultats de repassage optimaux
- Absorption parfaite de l'humidité
- Matériau : 100 % fibres de polyester

Réf. 9882820

58,34 €*




Toile de repassage « Waves »

Pour les cylindres des machines de repassage Miele

- Toile haut de gamme 100 % coton fin tissé
- Lavable jusqu'à 60 °C
- Couleur : gris-brun avec des lignes ondulées blanches

Réf. 7459620

54,99 €*




Toile de repassage « Sunshine »

Pour les cylindres des machines de repassage Miele

- Toile haut de gamme 100 % coton fin tissé
- Lavable jusqu'à 60 °C
- Couleur : jaune pâle uni

Réf. 7453800

54,99 €*



Toile de repassage « Moonshine »

Pour les cylindres des machines de repassage Miele

- Toile haut de gamme 100 % coton fin tissé
- Lavable jusqu'à 60 °C
- Couleur : blanc uni

Réf. 7459640

109,99 €*





Miele@home

Électroménager connecté avec Miele@home*

Les points forts des produits de Miele@home

Connexion intelligente : Avec notre système innovant Miele@home, vous utilisez tout le potentiel de vos appareils Miele et perfectionnez votre quotidien. Tous les appareils électroménagers intelligents Miele se connectent facilement et efficacement. La commande est aisée, à l'aide de l'App Miele, de la commande vocale ou de l'intégration aux solutions Smart Home existantes. La mise en réseau s'effectue via le routeur Wi-Fi domestique et le cloud Miele.



App Miele**

Le compagnon idéal : Avec l'App Miele, gardez toujours un œil sur vos appareils Miele. Vous souhaitez suivre la cuisson dans votre four ou savoir si votre programme de lavage est terminé ? L'App vous fournit les informations nécessaires et permet une commande rapide et confortable. De plus, l'App offre des services et des informations supplémentaires sur vos appareils Miele, par ex. le BaristaAssistant ou des recettes. Téléchargez l'App dès maintenant !



Voice Control***

Interconnectez vos appareils électroménagers Miele intelligents et commandez-les confortablement avec la voix. Démarrez le programme, accédez aux réglages ou aux informations relatives à l'appareil en toute simplicité. Vous pouvez également accéder à de nombreux services. Et, cerise sur le gâteau : Vous pouvez également commander vos appareils électroménagers à la voix avec Amazon Alexa ou l'assistant Google. Appréciez votre quotidien et découvrez de nouvelles possibilités.



Intégration Smart Home

Smart Home simplifie le quotidien et assure un confort domestique personnalisé. Les volets roulants, le chauffage et les appareils électroménagers communiquent entre eux, ils sont de plus en plus souvent pilotés par une App ou une commande vocale. De nombreux appareils Miele peuvent être connectés en réseau. Vous pouvez les intégrer rapidement et aisément dans votre application Smart Home partenaire grâce à l'interface Miele Cloud. Vous pouvez ainsi profiter de l'efficacité et de la commodité d'un réseau domestique global.

Électroménager connecté avec Miele@home*

Les points forts de l'App Miele**




Tableau de bord

Toujours à jour : Visualisez l'état de tous vos appareils Miele connectés sur le tableau de bord.

MobileControl

Avec MobileControl, vous pouvez gérer vos appareils avec l'app – où que vous soyez.

RemoteUpdate


Les mises à jour du logiciel disponibles sont simplement transférées sur l'appareil concerné, puis installées, sans intervention d'un technicien SAV.

ShopConnect

Commander rapidement et facilement des produits de nettoyage et accessoires via l'app.

Mode Démo

Le mode démo de l'app Miele donne un premier aperçu des avantages de l'app Miele, même si vous ne possédez pas encore d'appareils pouvant être mis en réseau.



Découvrez les autres possibilités de l'App Miele pour vos appareils électroménagers compatibles avec la mise en réseau sur :
www.miele.de/mieleathome



Téléchargez l'App dès maintenant !



* Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont réalisables grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et les régions. Les pré-requis du système pour les appareils électroménagers Miele pouvant être interconnectés sont indiqués sur miele.com/systemrequirements.

** Disponible pour un terminal mobile. Configuration minimale à consulter sur l'App Store.

*** La commande vocale utilise les services de Google LLC et Amazon Alexa, et repose sur leur disponibilité. Les fonctionnalités peuvent varier selon le pays. Google, Google Home et Google Nest Mini sont des marques de Google LLC. Pour Google Nest Mini, une connexion Wi-Fi, une connexion Internet, une prise de courant à proximité, un compte Google et un terminal compatible sont nécessaires. Vous trouverez les exigences minimales pour le système d'exploitation sur g.co/home/req.

Pour les appareils avec WiFiConn@ct



Module de communication XKM 3100 W

Pour une transmission simplifiée des données des appareils via Wi-Fi

- Permet de mettre les appareils en réseau
- Kit de montage supplémentaire potentiellement nécessaire – en fonction de l'appareil
- Utilisation de SuperVision sur les appareils prévus à cet effet

Réf. 10441480

119,99 €*



Clé de communication XKS 3100 W

Pour les appareils de froid de la série 20.000, pour la transmission des données par Wi-Fi

- Permet de mettre les appareils en réseau

Réf. 10569090

109,99 €*



Clé de communication XKS 3130 W

Pour les appareils de froid de la série 30.000, pour la transmission des données par Wi-Fi

- Permet de mettre les appareils en réseau

Réf. 10810750

109,99 €*



Passerelle XGW 3000

Pour l'intégration des appareils ménagers interconnectés dans les systèmes de bus domestiques pour plus de confort

- Possibilité de contrôle et de commande par smartphone, tablette, ordinateur
- Utilisation de systèmes Smart Energy – par ex. installations photovoltaïques

Réf. 9731600

399,99 €*



Clé de communication XKS 3000 Z

Pour les tables de cuisson, pour une transmission radio simplifiée des données des appareils

- Permet de mettre les appareils en réseau
- Cuisiner confortablement avec Con@ctivity 2.0
- La hotte adaptée est fournie à la livraison

Réf. 9731630

99,99 €*



Jeu d'adaptation XKV 3000 BO 90

Pour l'ajout de Miele@home sur les fours 90 cm préparés à cet effet

- Permet de mettre les appareils en réseau
- En outre, un XKM 3100 W est requis

Réf. 9768040

39,99 €*



Jeu d'adaptation XKV 3000 KF

Pour ajouter Miele@home sur les appareils de froid encastrables préparés à cet effet

- Permet de mettre les appareils en réseau
- En outre, un XKS 3000 Z est requis

Réf. 9788210

39,99 €*

Accessoires pour aspirateurs robots

Pour absorber la poussière sans effort



Une absorption de la poussière fiable du début à la fin

Préservez la performance de nettoyage de votre aspirateur robot grâce aux accessoires Miele d'origine.

En remplaçant régulièrement les filtres et les brosses de votre aspirateur robot, vous bénéficierez d'une puissance d'aspiration et d'une performance de nettoyage constantes et viendrez toujours à bout de la poussière. Ces accessoires sont très faciles à remplacer, afin que votre aspirateur robot soit immédiatement prêt à reprendre le service.



Bande magnétique

Pour des raisons de praticité et de personnalisation, la bande magnétique délimite au besoin les zones, par exemple un tapis, certaines pièces ou certains objets, que l'aspirateur ne doit pas nettoyer ou aspirer.




Bande magnétique RX-MB

Délimite les zones interdites d'accès à l'aspirateur robot

- Permet de délimiter provisoirement ou durablement certaines zones
- Par exemple pour interdire l'accès à certaines pièces ou à un tapis
- Contenu : quatre bandes magnétiques de 1 mètre, bandes adhésives

Réf. 10802450

36,99 €*




Corner Brush pour tapis RX2/RX3-SB6

Pour un nettoyage en profondeur des bordures et coins

- Idéal pour les moquettes
- Avec poils synthétiques haut de gamme très résistants
- Contenu : deux brosses (gauche et droite)
- Un remplacement annuel est recommandé pour conserver la puissance d'aspiration

Réf. 10592090

29,99 €*



Corner Brush universelles RX2/RX3-SB20

Pour un nettoyage en profondeur des bordures et coins

- Convient particulièrement aux sols durs et aux tapis à poils courts
- Avec poils synthétiques haut de gamme très résistants
- Contenu : deux brosses (gauche et droite)
- Un remplacement annuel est recommandé pour conserver la puissance d'aspiration

Réf. 11724180

29,99 €*

Accessoires pour aspirateurs robots RX2 et RX3



Filtre AirClean Plus RX2/RX3-AP

Retient efficacement les poussières et assainit l'air

- Filtration des particules de poussière en suspension dans l'air aspiré
- Protège le moteur pour préserver la performance de nettoyage
- Contenu : un filtre, un premier filtre
- Un remplacement tous les six mois est recommandé pour conserver la puissance d'aspiration

Réf. 10592080

27,99 €*



Brosse cylindrique RX2-BW

Élimine même la saleté incrustée grâce à son mouvement rotatif

- Avec poils synthétiques haut de gamme très résistants
- Pour une utilisation sur sols durs et tapis à poils courts
- Contenu : une brosse cylindrique
- Un remplacement annuel est recommandé pour conserver la puissance d'aspiration
- Compatible avec les aspirateurs robots RX2

Réf. 10592110

32,99 €*



Brosse cylindrique RX3-BW

Élimine même la saleté incrustée grâce à son mouvement rotatif

- Avec des poils synthétiques haut de gamme et robustes
- Pour une utilisation sur sols durs et tapis à poils courts
- Contenu : une brosse cylindrique
- Un remplacement annuel est recommandé pour conserver la puissance d'aspiration
- Compatible avec les aspirateurs robots RX3

Réf. 11724200

32,99 €*



Jeu de lèvres d'étanchéité RX2/RX3-DL

Pour une absorption efficace et fiable de la poussière

- Montage facile dans l'aspirateur robot
- Pour une utilisation sur sols durs et tapis à poils courts
- Contenu : deux lèvres d'étanchéité
- Un remplacement annuel est recommandé pour conserver la puissance d'aspiration

Réf. 10592100

36,99 €*



Pack accessoires Scout RX2 RX2-A

Pour préserver la puissance d'aspiration du Scout RX2

- Contient une paire de Corner Brush, une brosse cylindrique, un jeu de lèvres d'étanchéité et deux filtres AirClean Plus
- Pack d'accessoires pour le remplacement annuel

Réf. 10808470

109,99 €*



Pack accessoires Scout RX3 RX3-A

Pour préserver la puissance d'aspiration du Scout RX3

- Contient une paire de Corner Brush, une brosse cylindrique, un jeu de lèvres d'étanchéité et deux filtres AirClean Plus
- Pack d'accessoires pour le remplacement annuel

Réf. 11793930

109,99 €*



Batterie Li-Ion RX2/RX3 60

Pour une autonomie Non Stop 60 min. du Scout RX2/RX3

- Batterie de qualité grande capacité : 37,75 Wh
- Longue vie avec la technologie au lithium sans effet de mémoire
- Avec protection contre court-circuits, surchauffe et surtension
- Remplacement simple et rapide de la batterie
- Chaque cellule haute performance est testée séparément

Réf. 11779160

119,99 €*



Batterie Li-Ion RX2/RX3 120

Pour une autonomie Non Stop 120 min. du Scout RX2/RX3

- Batterie de qualité grande capacité : 75,5 Wh
- Longue vie avec la technologie au lithium sans effet de mémoire
- Avec protection contre court-circuits, surchauffe et surtension
- Remplacement simple et rapide de la batterie
- Chaque cellule haute performance est testée séparément

Réf. 11779170

139,99 €*

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.



Accessoires pour Triflex HX1 et HX2



Brosse manuelle Electro Confort HX SEB

Brosse manuelle compacte – flexible et polyvalente

- À utiliser sur les coussins et sièges de voiture
- Rouleau motorisé qui nettoie les fibres en profondeur
- 16 cm de large – une forme particulièrement maniable
- Compatible avec Triflex HX1 en mode PowerUnit Solo
- Compatible avec les aspirateurs Triflex HX1, HX1 Facelift et HX2

Réf. 11384950

99,99 €*



Socle de chargement HX-LS

Pour le chargement pratique et indépendant de la batterie Li-Ion

- Allie confort maximal et puissance d'aspiration durable
- Complément idéal d'une deuxième batterie
- Permet de charger simultanément une deuxième batterie
- Compatible avec les aspirateurs Triflex HX1, HX1 Facelift et HX2

Réf. 11384900

99,99*



Porte-accessoires HX-AH

Support pour accessoires pour tube d'aspiration. Facilite l'utilisation des accessoires lors de l'aspiration avec le Triflex

- À clipser sur le tube d'aspiration du Triflex
- Rangement pratique, toujours à portée de main
- Possibilité de placer jusqu'à deux accessoires
- Compatibles avec tous les aspirateurs balai sans fil Triflex

Réf. 11724560

19,99 €*



Filtre à poussières fines HX-FSF

Filtre les particules de poussières les plus fines dans l'air

- Le matériau plissé retient les particules de poussière les plus fines
- Nettoyage facile par tapotement du filtre
- Pour maintenir les performances, changer le filtre tous les trois ans
- Compatible avec aspirateurs balai sans fil Triflex HX1

Réf. 11385020

49,99 €*



Batterie Li-ion HX-LA

Permet de prolonger la durée de fonctionnement du Triflex

- Très puissant grâce à sept cellules haute performance
- Powered by Varta
- Remplacement simple et rapide de la batterie
- Compatible avec les aspirateurs Triflex HX1, HX1 Facelift et HX2

Réf. 11384710

131,99 €*



Filtre à poussières fines HX FSF 2

Filtre les particules de poussières les plus fines dans l'air

- Le matériau plissé retient les particules de poussière les plus fines
- Nettoyage préalable du filtre avec la fonction ComfortClean
- Filtre facile à retirer grâce à la poignée ergonomique
- Pour maintenir les performances, changer le filtre tous les trois ans
- Compatible avec les aspirateurs balai sans fil Triflex HX1 Facelift et HX2

Réf. 11945240

49,99 €*



Hardfloor Care HX-HC

Cylindre Soft pour sols durs : adapté à tous les intérieurs avec une majorité de sols durs

- Le cylindre en nylon tissé souple protège particulièrement les sols durs
- Il retient les particules de poussière les plus fines
- Faible niveau sonore
- Il peut être remplacé très aisément par une brosse cylindrique
- Compatible avec les aspirateurs balai sans fil Triflex HX1 Facelift et HX2

Réf. 11724550

49,99 €*

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.

Accessoires pour aspirateurs

Pour une absorption parfaite de la poussière sans effort

Absorption parfaite de la poussière

Parce que chaque logement est meublé différemment et que les situations de vie de chacun sont très diverses, nous vous proposons un large choix d'accessoires pour aspirateurs. Vous pouvez ainsi adapter votre aspirateur Miele à vos besoins personnels. Choisissez par exemple les embouts et brosses adaptés à vos revêtements de sol, ainsi que des accessoires spéciaux pour tous les types de surface. Même les interstices difficiles à atteindre ou le dessus des armoires sont à votre portée rapidement et sans devoir vous pencher ou grimper sur un escabeau. La poussière ne s'envole pas et est éliminée en toute fiabilité.

Miele capture la poussière à coup sûr

Le système de filtration AirClean de Miele, composé d'un sac à poussière d'origine Miele, d'un filtre de protection moteur et d'un filtre d'évacuation, garantit une hygiène maximale. En utilisant les accessoires d'origine Miele pour votre aspirateur, vous réduisez considérablement la présence de poussières fines dans l'air ambiant. L'interaction de tous les composants garantit une filtration de plus de 99,9 % des poussières fines¹⁾. Ainsi, l'air ambiant est même plus propre après l'aspiration qu'avant !

Qualité et sécurité

Les accessoires Miele doivent résister à des tests de contrainte et tests en continu très intensifs. Comme pour nos aspirateurs, le standard de qualité élevé garantit une longue durée de vie.

Un nettoyage respectueux

Avec les accessoires d'origine Miele, vous pouvez nettoyer confortablement, rapidement et efficacement vos revêtements de sols, vos meubles et de nombreuses autres surfaces sans les abîmer.












Accessoires pour aspirateurs

L'embout et la brosse adaptés pour votre revêtement de sol



		Brosses universelles	Turbobrosses	Électrobrosses
Revêtements de sol textiles		Les brosses universelles Miele sont une solution pratique pour les espaces qui combinent différents revêtements de sol.	Aspiration et brossage simultanés pour décoller efficacement la saleté, les poils et les cheveux. Idéal pour les propriétaires d'animaux domestiques et de tapis à poils courts.	Aspiration et brossage simultanés de vos tapis. Les fibres et boucles sont redressées activement.
	Moquettes et tapis velours	+	+++	+++
	Velours frisé	+	+	+++
	Velours bouclé	+	+	+++
	Feutre/fibres enchevêtrées/ Kugelgam/ nervures	+++	+	-
	Jonc de mer	+++	+	-
	Tapis et moquettes à poils longs	+	-	+++
	Tapis tissés à la main	+++	-	-



		Brosses universelles	Brosses pour parquet	Brosses pour sols durs
Sols durs		Les brosses universelles Miele sont une solution pratique pour les espaces qui combinent différents revêtements de sol.	Maniables, mobiles et rapides, elles respectent vos revêtements de sols. Brosses souples pour sols fragiles de grande qualité.	Grâce à sa rangée de poils durs, toutes les poussières même très fines sont délogées du moindre petit interstice.
	Grès robuste	+	+	+++
	Grès poli brillant	+	+++	+
	Parquet (huilé, ciré ou vitrifié)	+	+++	+
	Liège	+	+	+++
	Stratifié/PVC	+	+++	+

Avec brosse sortie

Avec brosse sortie

+++ parfait, + recommandé, - non recommandé

Brosses universelles

Pour moquettes et sols durs



Des accessoires multifonctions

Les brosses universelles Miele sont une solution pratique pour les espaces qui combinent plusieurs revêtements de sol. Leur brosse rentre ou sort par simple pression sur la pédale afin de s'adapter au type de revêtement.

Exclusivité
Miele

Exclusivité
Miele



**AIITeQ
SBD 365-3**

Brosse universelle pour un nettoyage simplissime, en particulier sur les tapis et moquettes

- Bandes-brosses rétractables pour le nettoyage des sols durs et des tapis et moquettes
- Fente d'aspiration plus large pour une aspiration en profondeur
- Des roulettes revêtues de caoutchouc protègent vos sols durs contre les rayures
- Le large ramasse-fils sous la brosse récupère aussi les cheveux

Réf. 11805640

79,99 €*



**AIITeQ Eco
SBD 365-3**

Brosse à économie d'énergie pour un nettoyage optimal à faible puissance

- Bandes-brosses rétractables pour le nettoyage des sols durs et des tapis et moquettes
- Fente d'aspiration plus large pour une aspiration en profondeur
- Des roulettes revêtues de caoutchouc protègent vos sols durs contre les rayures
- Le large ramasse-fils sous la brosse récupère aussi les cheveux
- Des bouches d'aspiration pivotantes qui s'adaptent parfaitement au revêtement de sol
- Compatible avec les aspirateurs Miele de 1000 W max

Réf. 11607410

79,99 €*

Brosses pour sols

Brosses pour sols durs fragiles ou résistants



Respecte les sols, se faufile partout et vous fait gagner du temps

De nombreux sols tels que le parquet, le stratifié, le grès poli et les carrelages haut de gamme sont très sensibles aux éraflures. Les brosses pour parquet Miele ont été mises au point pour préserver la beauté de vos sols délicats. Avec leur brosse souple, elles glissent facilement sur le sol et le respectent.

Les brosses pour sols durs Miele sont idéales pour nettoyer les carrelages résistants et les sols durs texturés.

Toutes les brosses se fauflent partout et tournent dans toutes les directions grâce à leur tête pivotante !



Exclusivité
Miele

Parquet Twister (XL) SBB 400-3

Pour un nettoyage aussi rapide que respectueux des sols durs fragiles

- Avec 41 cm de large, aspirez rapidement même les grandes surfaces
- Tête pivotante innovante qui se faufile partout et tourne facilement dans toutes les directions
- Poils naturels souples pour glisser facilement et avec une grande maniabilité sur vos sols

Réf. 7101160

74,99 €*



Exclusivité
Miele

Parquet Twister SBB 300-3

Pour un nettoyage aussi doux que simple des sols durs fragiles

- Aspirer en un éclair : largeur 30 cm et forme extra-plate
- Tête pivotante innovante qui se faufile partout et tourne facilement dans toutes les directions
- Poils naturels souples pour glisser facilement et avec une grande maniabilité sur vos sols

Réf. 7155710

69,99 €*



Exclusivité
Miele

Brosse sols durs Twister SBB 300-3

Pour un nettoyage aussi minutieux que simple des revêtements de sols résistants

- Tête pivotante très maniable
- Se faufile sans effort dans les moindre recoins
- Ses poils synthétiques haut de gamme délogent la poussière dans les interstices profonds

Réf. 9730770

64,99 €*

Turbobrosses

Pour revêtements de sols textiles et à poils courts



Pour des tapis impeccables qui restent beaux longtemps : Miele TurboTeQ

Même si elles sont apparemment propres en surface, les moquettes doivent être aspirées très régulièrement. Il faut les brosser et les aspirer simultanément afin d'éliminer poussières, cheveux et peluches enfouies dans leur épaisseur. La force d'aspiration entraîne la brosse cylindrique de la turbobrosse Miele pour débarrasser efficacement vos moquettes de toutes les salissures.

En les aspirant régulièrement et en redressant bien leurs fibres, vos moquettes restent belles et impeccables plus longtemps !

La brosse TurboTeQ s'adapte sur pratiquement tous les aspirateurs Miele.

Elle est idéale pour les propriétaires d'animaux domestiques ou les tapis et moquettes à poils courts.



Exclusivité
Miele

TurboTeQ STB 305-3

Pour un nettoyage rapide et en profondeur des tapis à poils courts

- Élimine les cheveux et poils, les fils et les peluches, même sur les tapis délicats
- Idéal pour les propriétaires d'animaux domestiques
- Sans raccordement séparé, entraînement direct par puissance d'aspiration
- Ne colle pas aux tapis grâce au curseur d'air secondaire

Réf. 10455360

139,99 €*

Électrobrosses

Pour tapis épais et à poils longs

Pour les appareils avec flexible d'aspiration électrisé




Electro SEB 217-3

Avec brosse cylindrique pour un nettoyage en profondeur des tapis résistants

- La brosse cylindrique élimine même les saletés les plus tenaces
- Entraînement par moteur pour un brossage et une aspiration homogènes quelle que soit l'épaisseur
- Raccordement par contact direct sur les appareils avec flexible d'aspiration électrisé

Réf. 7250160

149,99 €*



Des tapis parfaitement nettoyés et beaux longtemps grâce aux électrobrosses Miele

Les tapis épais aux longues fibres sont particulièrement difficiles à nettoyer, car la poussière, les cheveux et les peluches s'y nichent facilement. Il faut donc les brosser et les aspirer simultanément, et les poils longs des électrobrosses Miele sont parfaits pour cette tâche car ils arrivent jusqu'à la racine des boucles et fibres de votre tapis. Là, ils délogent les saletés et les particules de poussière, qui sont ensuite aspirées. Simultanément, les fibres sont redressées activement par la brosse cylindrique rotative, et le tapis reste beau et impeccable plus longtemps.



Electro Premium SEB 236

Grande largeur avec rétroéclairage pour un nettoyage rapide et en profondeur des moquettes.

- La brosse cylindrique élimine même les saletés les plus tenaces
- Poignée SpotLight pour éclairer les moindres recoins.
- Réglage de la hauteur sur cinq niveaux pour s'adapter à toutes les hauteurs de tapis
- Entraînement par moteur pour un brossage et une aspiration homogènes quel que soit le dénivelé
- Fixé directement aux appareils équipés de la prise spécifique

Réf. 7243060

249,99 €*

Accessoires spéciaux

Pour les endroits difficiles d'accès ou les surfaces fragiles

Une solution pratique

Miele propose les accessoires spéciaux adaptés à votre aspirateur couvrant quasiment tous les impératifs de nettoyage. Que ce soit pour le nettoyage de zones difficiles d'accès ou de surfaces sensibles. Faites votre choix parmi différents accessoires combinables individuellement.



Pour une plus grande durabilité :

Notre objectif est d'avoir un impact environnemental aussi faible que possible. C'est pourquoi les composants durs des différents accessoires spéciaux sont fabriqués à partir de plastique recyclé à 100 %.



Turbo Mini STB 101

- Brosse cylindrique performante pour éliminer rapidement fils et cheveux
- Sans raccordement séparé : entraînement direct par puissance d'aspiration
 - Large fente d'aspiration (16 cm)
 - Curseur d'air secondaire : La brosse ne colle plus aux tapis
 - Se fixe sur la poignée ou le tube d'aspiration

Réf. 7252850

59,99 €*



Brosse à meuble à tête pivotante SSP 10

Pour nettoyer en douceur les surfaces fragiles

- 100 % de matériaux recyclés (sauf poils)
- Tête pivotante réglable sur plusieurs positions
- Contrefort souple pour amortir et éviter de rayer votre mobilier
- S'adapte directement sur toutes les poignées des aspirateurs traîneaux Miele
- Avec poils naturels pour un nettoyage particulièrement flexible en douceur

Réf. 11607230

20,99 €*



Suceur large à coussins SPD 20

Pour un nettoyage simple, rapide et efficace des meubles capitonnés

- 100 % de matériaux recyclés (sauf ramasse-fils)
- Avec technologie ramasse-fils TPE pour des résultats de nettoyage parfaits
- Auto-nettoyage – aucun résidu de peluches/cheveux sur la brosse
- S'adapte directement sur toutes les poignées des aspirateurs traîneaux Miele

Réf. 11483910

27,99 €*



Suceur plat long SFD 10

Pour nettoyer les interstices profonds

- Longueur de 30 cm idéale pour les interstices longs et étroits
- S'adapte directement sur toutes les poignées des aspirateurs traîneaux Miele
- Parfait pour le nettoyage des filtres au sèche-linge
- 100 % de matériaux recyclés

Réf. 11607350

16,99 €*



Suceur plat flexible SFD 20

Pour atteindre les interstices étroits et profonds grâce à sa longueur très pratique

- Avec un rayon d'action de 55 cm, parfait pour les interstices inaccessibles
- Partie centrale flexible pour nettoyer les endroits difficiles d'accès
- S'adapte directement sur toutes les poignées des aspirateurs traîneaux Miele

Réf. 7252100

19,99 €*



Brosse à radiateur SHB 30

Idéale pour nettoyer les endroits difficiles d'accès

- Élimination rapide de la poussière dans les interstices grâce à sa forme plate
- Utilisation simple en combinaison avec tous les suceurs plats Miele
- Avec poils robustes en fibres synthétiques

Réf. 9660490

27,99 €*



Suceur pour matelas SMD 10

Pour aspirer entre le sommier et le matelas ou entre les coussins du canapé

- Ramasse-fils sous la brosse qui récupère aussi les cheveux
- Étroit pour passer dans les interstices
- S'adapte directement sur toutes les poignées des aspirateurs traîneaux Miele

Réf. 7252280

14,99 €*



**Exclusivité
Miele**

Rallonge de flexible d'aspiration SFS 10

Rallonge flexible du tuyau d'aspiration

- Pour un rayon d'aspiration supplémentaire de 1,5 m
- Rallonge réglable selon les besoins
- Après l'aspiration, se range dans le manchon du flexible
- Montage facile entre la poignée et le flexible d'aspiration

Réf. 7252210

34,99 €*



**Exclusivité
Miele**

Brosse universelle flexible réglable SUB 20

Pour un nettoyage rapide et respectueux des surfaces fragiles

- 100 % de matériaux recyclés (sauf poils)
- Brosse à tête pivotante réglable double
- Contrefort souple pour éviter de rayer votre mobilier
- Poils naturels épais pour un nettoyage en douceur
- S'adapte directement sur toutes les poignées des aspirateurs traîneaux Miele
- Se fixe sur la poignée, le tube d'aspiration ou le flexible d'aspiration

Réf. 11607330

34,99 €*



Poignée Spotlight Comfort SGC 20

Pratique pour éclairer les surfaces aspirées

- Forme ergonomique pour une utilisation simplissime
- D'une simple pression, l'éclairage LED illumine les coins sombres
- Montage facile et utilisation flexible

Réf. 9385930

60,99 €*

Accessoires spéciaux

Pour les endroits difficiles d'accès ou les surfaces fragiles



Suceur plat 149 mm (pièce détachée)

Pour nettoyer les interstices longs et étroits.

- Longueur de 14,9 cm
- Se fixe directement sur toutes les poignées des aspirateurs Miele

Réf. 9442630

12,99 €*



Suceur à coussin (pièce détachée)

Pratique et utile, le suceur à coussins permet de nettoyer facilement et rapidement coussins, canapés, matelas et rideaux épais

Réf. 9442620

17,99 €*



Poignée flexible

Adaptable sur tous les aspirateurs traîneaux Miele
Idéale pour le renouvellement

Réf. 9442601

35,99 €*



Tube télescopique confort

- Tout inox
- Prise en main et déploiement sans effort !
- S'adaptent à la poignée de votre aspirateur traîneau Miele
- Ajustable à la taille de chacun : protège le dos des utilisateurs
- Pratique à ranger et à transporter
- Tube télescopique (2 pièces)
- L 98 cm déplié

Réf. 10615280

74,99 €*



Filtre d'évacuation Miele d'origine

Pour que la poussière reste dans le sac

Le **système de filtration AirClean de Miele** est composé d'un sac à poussière Miele d'origine, d'un filtre de protection moteur et d'un filtre d'évacuation Miele d'origine. Ces trois couches de filtration garantissent une capture efficace de la poussière. L'air ambiant est plus propre qu'avant l'aspiration, jusqu'à ce que la poussière se redépose sur les meubles et les sols.

Selon vos besoins personnels, vous pouvez choisir parmi cinq types de filtres d'évacuation Miele :



Filtre AirClean

Filtrage efficace pour les exigences du quotidien.

Une capacité totale > 99,9 % de rétention de la poussière¹⁾ en association avec le sac à poussière HyClean et le filtre motorisé.

Filtre AirClean Plus

Filtration efficace pour un air ambiant purifié.

- Retient efficacement la poussière.

Filtre Silence AirClean

Nette réduction des bruits dus à l'air et au moteur

- Un réducteur de bruit pour aspirateur
- Avec indicateur de saturation de sac timestrip® pratique

Filtre Active AirClean

Nette réduction des bruits gênants²⁾

- Idéal pour les propriétaires d'animaux domestiques et les fumeurs.
- Avec indicateur de saturation de sac timestrip® pratique

Filtre AirClean HEPA

Filtre même les poussières fines et les allergènes : idéal pour les personnes allergiques aux acariens.

> 99,99 % de rétention totale des poussières¹⁾, classé HEPA 13³⁾.

- Avec indicateur de saturation de sac timestrip® pratique



Indicateur de saturation de sac timestrip®

Certains filtres Miele d'origine sont équipés d'un indicateur timestrip®. Cet indicateur de saturation de sac innovant, placé directement sur le filtre, est activé d'une simple pression sur la flèche au moment où le filtre est monté sur l'appareil. Lorsque la barre est entièrement rouge, le filtre est saturé et doit être remplacé. L'indicateur timestrip® vous aide à veiller au fonctionnement optimal de votre filtre. Car seul un filtre d'évacuation performant permet de capturer les poussières et de garantir un air ambiant propre.

Recommandations à l'attention des personnes allergiques

Les personnes allergiques aux acariens devraient opter pour un aspirateur avec filtre HEPA de série et un boîtier spécial très étanche. Ces appareils garantissent que **l'air soufflé est plus propre que l'air ambiant normal**. Grâce à ces propriétés, certains aspirateurs Miele sont recommandés par TÜV Nord aux personnes allergiques. Pour que votre aspirateur conserve une performance élevée de filtration pendant toute sa durée de vie, remplacez régulièrement les filtres HEPA saturés et usés, c'est-à-dire environ une fois par an.



¹⁾ selon EN 60312-1
³⁾ selon EN 1822/2011

²⁾ selon DIN EN 13725

Filtre d'évacuation Miele d'origine

Pour les appareils des séries Complete C2 – C3, Compact C1-C2, S4, S5, S6 et S8



Filtre AirClean HEPA SF HA 50

Piège efficacement les poussières fines et les allergènes

- Idéal pour les personnes allergiques aux acariens, $\geq 99,95\%$ de rétention totale des poussières
- HEPA classe 13 selon EN 1822/2011
- Avec indicateur de saturation de sac timestrip®
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : un filtre

Réf. 9616280

43,99 €*



Filtre Active AirClean SF AA 50

Pour une filtration efficace des mauvaises odeurs

- Avec charbon actif : idéal pour les propriétaires d'animaux domestiques et les fumeurs
- Piège efficacement la poussière
- Avec indicateur de saturation de sac timestrip®
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : un filtre

Réf. 9616110

32,99 €*



Filtre Silence AirClean SF SA 50

Un réducteur de bruit pour aspirateur

- Pour réduire les bruits générés par le flux d'air et le moteur
- L'air ambiant est plus propre après l'aspiration de la poussière
- Avec indicateur de saturation de sac timestrip®
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : un filtre

Réf. 10781510

30,99 €*

Pour les appareils des séries Complete C1, Classic C1**, Dynamic U1, S2, S300-800 et S7



Filtre AirClean Plus SF AP 50

Filtration efficace pour un air ambiant purifié

- Piège efficacement la poussière
- L'air ambiant est plus propre après l'aspiration de la poussière
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : un filtre

Réf. 10107860

30,99 €*



Filtre AirClean HEPA SF HA 30

Piège efficacement les poussières fines et les allergènes

- Idéal pour les personnes allergiques aux acariens, $\geq 99,95\%$ de rétention totale des poussières
- HEPA classe 13 selon EN 1822/2011
- Avec indicateur de saturation de sac timestrip®
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : un filtre

Réf. 9616270

43,99 €*



Filtre Active AirClean SF AA 30


Pour une filtration efficace des mauvaises odeurs

- Avec charbon actif : idéal pour les propriétaires d'animaux domestiques et les fumeurs
- Piège efficacement la poussière
- Avec indicateur de saturation de sac timestrip®
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : un filtre

Réf. 9616080

32,99 €*

Pour les appareils de la gamme Boost CX1




Filtre AirClean HEPA SF HA 60

Piège efficacement les poussières fines et les allergènes

- Idéal pour les personnes allergiques aux acariens, $\geq 99,95\%$ de rétention totale des poussières
- HEPA classe 13 selon EN 1822/2011
- Avec indicateur de saturation de sac timestrip®
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : un filtre

Réf. 11639210

43,99 €*




Filtre Hygiène AirClean SF HY 60

Filtration efficace et soignée pour un air ambiant purifié

- Piège efficacement la poussière
- L'air ambiant est plus propre après l'aspiration de la poussière
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : un filtre

Réf. 11639240

30,99 €*



Filtre à poussières fines CX FSF

Pour conserver la puissance d'aspiration

- Le matériau plissé retient les particules de poussière les plus fines
- Nettoyage facile sous l'eau courante
- Remplacement recommandé tous les trois ans

Réf. 11639250

44,99 €*

Pour tous les aspirateurs Miele
(sauf aspirateurs balais S1,
Swing H1)



Filtre AirClean SF SAC 20/30


Filtration efficace pour les besoins du quotidien.

- Piège efficacement la poussière
- L'air ambiant est plus propre après l'aspiration de la poussière
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Deux types de filtre en un à découper
- Contenu : trois filtres

Réf. 3944711

18,99 €*

Pour tous les aspirateurs balais
Miele S1 et Swing H1



Filtre AirClean Plus SF H 10

Retient même les plus petites particules auxquelles les personnes allergiques sont sensibles

- Piège efficacement la poussière
- L'air ambiant est plus propre après l'aspiration de la poussière
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : un filtre

Réf. 7364560

46,99 €*



Entretoise pour filtre AirClean

Permet d'installer en toute sécurité les filtres AirClean

Réf. : 10971050 (Compact C1/C2 et Complete C2)

Réf. : 7782945 (Complete C3) 9,99 €*

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.

** Compatible uniquement avec les modèles Classic C1 à partir du numéro de fabrication 49/

Sacs à poussière Miele d'origine

Pourquoi il est préférable d'utiliser uniquement des sacs à poussière d'ori- gine Miele

Pour Miele, il est évident que l'air évacué doit être propre. C'est pourquoi nos sacs à poussière d'origine Miele se distinguent par un effet filtrant exceptionnel et constituent une nouvelle référence en matière d'entretien des sols.

Système de fermeture à clé idéal

Seuls les sacs à poussière HyClean d'origine Miele s'adaptent parfaitement à votre aspirateur Miele, de sorte que la poussière aspirée est conduite en toute sécurité jusqu'à l'intérieur du sac. Vous pouvez reconnaître le sac à poussière approprié à la couleur de sa plaque de support.





Sac à poussière HyClean 3D Efficiency :

Le système de filtration AirClean, composé du sac à poussière HyClean et de deux filtres, garantit une capacité maximale de rétention totale des poussières.



EcoEfficiency – Efficacité maximale, même avec une aspiration à puissance minimale.



Longue durée de vie du sac à poussière avec la technologie 3D.



Sac à poussière HyClean Pure

Le système de filtration AirClean, composé du sac HyClean et de deux filtres, garantit une capacité de rétention de la poussière de 99.99%.



EcoEfficiency - Efficacité maximale, même avec une aspiration à puissance minimale



Longue durée de vie du sac à poussière avec la technologie 3D




EcoDesign, plus respectueux de l'environnement grâce à la plaque de fixation composée de 95% de plastique recyclé.

Sacs à poussière Miele d'origine

Complete C3
Complete C2
Classic C1

S8000 - S8999 S8
S5000 - S5999 S5
S2000 - S2999 S2
S800 - S858
S600 - S658



Sac à poussière HyClean Pure GN

Pour que la poussière reste dans le sac

- Filtre plus de 99,99 % des particules de poussière fine
- Remplacement des sacs plus propre grâce au système de fermeture automatique
- Longue durée de vie avec la technologie 3D du sac à poussière
- Contenu : quatre sacs à poussière, un filtre de protection moteur, un filtre d'évacuation

Réf. 12281680

18,99 €*



Pack XL HyClean 3D Efficiency GN

8 sacs à poussière HyClean GN à prix avantageux

- Contient : 8 sacs, 2 filtres moteur, 2 filtres d'évacuation

Réf. 10455000

35,99 €*



Pack XXL HyClean 3D Efficiency GN

Seize sacs à poussière HyClean GN à prix avantageux

- Contenu : seize sacs à poussière, quatre filtres de protection moteur, quatre filtres d'évacuation

Réf. 10408410

65,99 €*



Box garantie Plus HyClean 3D Efficiency GN

Prolongez la garantie de votre aspirateur Miele jusqu'à 5 ans grâce à cette box.


- Extension de garantie + 3 ans
- 4 boîtes de sacs emballés dans une boîte de rangement pratique
- Contenu: 16 sacs à poussière, 4 filtres pour moteur, 4 filtres à évacuation.

Réf. 11452130

99,99 €*

S 6000 - S 6999 S6
 S 4000 - S 4999 S4
 S 700 - S 799
 S 500 - S 578
 S 300i - S 399
 S 290 - S 299
 S 241 - S 256i

Compact C2
 Compact C1
 Complete C1




Sac à poussière HyClean Pure FJM

Pour que la poussière reste dans le sac

- Filtre plus de 99,99 % des particules de poussière fine
- Remplacement des sacs plus propre grâce au système de fermeture automatique
- Longue durée de vie avec la technologie 3D du sac à poussière
- Contenu : quatre sacs à poussière, un filtre de protection moteur, un filtre d'évacuation

Réf. 12281690

18,99 €*



Pack XL Hyclean 3D Efficiency FJM

8 sacs à poussière HyClean FJM à prix avantageux


- Contient : 8 sacs, 2 filtres moteur, 2 filtres d'évacuation

Réf. : 10455090

35,99 €*

S 140 - S 168 S1
 S 190 - S 198

Swing H1




Pack XXL HyClean 3D Efficiency FJM

Seize sacs à poussière HyClean GN à prix avantageux

- Contenu : seize sacs à poussière, quatre filtres de protection moteur, quatre filtres d'évacuation

Réf. 10408420

65,99 €*



Box Garantie Plus HyClean 3D Efficiency FJM

Prolongez la garantie de votre aspirateur Miele jusqu'à 5 ans grâce à cette box.

- Extension de garantie + 3 ans
- 4 boîtes de sacs emballés dans une boîte de rangement pratique
- Contenu : 16 sacs à poussière, 4 filtres pour moteur, 4 filtres à évacuation.

Réf. 11452140

99,99 €*



Sac à poussière HyClean KK

Pour que la poussière reste dans le sac

- Filtre plus de 99,9 % des particules de poussière fine
- Efficacité maximale, même avec une aspiration à puissance minimale
- Contenu : cinq sacs à poussière, un filtre de protection moteur, un filtre d'évacuation

Réf. 10123260

22,99 €*

Accessoires pour aspirateurs

Compatibilité



			Complete C3 S8 S 8000 – S 8999	Complete C2 S5 S 5000 – S 5999	Compact C2 S6 S 6000 – S 6999	Compact C1 S4 S 4210 – S 4782	Classic C1 S2 S 2120 – S 2180
Brosses							
11805640	Brosse	SBD 365-3 AllTeQ	•	•	•	•	•
11607410	Brosse	SBD 365-3 AllTeQ Eco	•	•	•	•	•
Brosses pour sols							
7101160	Brosse parquet	SBB Parquet Twister (XL)	•	•	•	•	•
7155710	Brosse parquet	SBB Parquet Twister	•	•	•	•	•
9730770	Brosse sols durs	SBB brosse sols durs Twister	•	•	•	•	•
Turbobrosses							
10455360	Turbobrosse	STB 305-3 Turbo	•	•	•	•	•
Électrobrosses avec raccordement par contact direct (sur appareils avec tuyau d'aspiration électrisé uniquement)							
7250160	Électrobrosse	SEB 217-3 Electro	•	•			
Accessoires							
9385930	Poignée Comfort avec SpotLight	SGC 20*	•*	•*	•*	•	•
7132710	Brosse à meuble	SSP 10	•	•	•	•	•
7252100	Suceur plat flexible	SFD 20	•	•	•	•	•
7250050	Suceur plat	SFD 10	•	•	•	•	•
7475870	Brosse universelle	SUB 20	•	•	•	•	•
7252850	Turbobrosse manuelle	STB 101 Turbo Mini	•	•	•	•	•
7805350	Turbobrosse manuelle	STB 20 Turbo XS	•	•	•	•	•
9223430	Brosse pour radiateurs et interstices	SHB 30	•	•	•	•	•
7252280	Suceur pour matelas	SMD 10	•	•	•	•	•
7252190	Suceur à coussins	SPD 10	•	•	•	•	•



			Blizzard CX1	Boost CX1	Dynamic U1 S7 S 7510 – S 7580	Swing H1 S1 S 140 – S 195	Complete C1 S 500 – S 599 S 700 – S 799
Brosses							
11805640	Brosse	SBD 365-3 AllTeQ	•	•		•	• (à partir du n° de fabr. 43/)
11607410	Brosse	SBD 365-3 AllTeQ Eco	•	•		•	• (à partir du n° de fabr. <43/)
Brosses pour sols							
7101160	Brosse parquet	SBB Parquet Twister (XL)	•	•			• (à partir du n° de fabr. 43/)
7155710	Brosse parquet	SBB Parquet Twister	•	•			• (à partir du n° de fabr. 43/)
9730770	Brosse sols durs	SBB brosse sols durs Twister	•	•			• (à partir du n° de fabr. 43/)
Turbobrosses							
10455360	Turbobrosse	STB 305-3 Turbo	•	•		•	• (à partir du n° de fabr. 43/)
Électrobrosses avec raccordement par contact direct (sur appareils avec tuyau d'aspiration électrisé uniquement)							
7250160	Électrobrosse	SEB 217-3 Electro				•	• (à partir du n° de fabr. 43/)
Accessoires							
9385930	Poignée Comfort avec Spotlight	SGC 20*	•	•			•
7132710	Brosse à meuble	SSP 10	•	•	•	•	•
7252100	Suceur plat flexible	SFD 20	•	•	•	•	•
7250050	Suceur plat	SFD 10	•	•	•	•	•
7475870	Brosse universelle	SUB 20	•	•	•	•	•
7252850	Turbobrosse manuelle	STB 101 Turbo Mini	•	•	•	•	•
7805350	Turbobrosse manuelle	STB 20 Turbo XS	•	•	•	•	•
9223430	Brosse pour radiateurs et interstices	SHB 30	•	•	•	•	•
7252280	Suceur pour matelas	SMD 10	•	•	•	•	•
7252190	Suceur à coussins	SPD 10	•	•	•	•	•

* Non compatible avec les appareils à flexible d'aspiration électrisé ou poignée EcoComfort avec brosse à meuble

** Pour modèles d'une puissance maximale de 1200 watts

Efficaces pour des résultats irréprochables

Produits d'entretien Miele

En achetant un appareil électroménager Miele, vous avez fait le choix de la qualité et de la durée dans le temps. Pour optimiser les résultats, la qualité des produits de nettoyage est essentielle. L'efficacité des produits disponibles sur le marché varie selon les lave-linge et les lave-vaisselle. C'est pour cela que Miele a créé des produits spécifiquement adaptés aux appareils Miele.

Ils ont été mis au point et testés dans les laboratoires de Miele en collaboration avec des fournisseurs sélectionnés. Toutes les formules sont parfaitement adaptées à vos appareils Miele.

Des résultats irréprochables. Grâce à Miele.

Retrouvez les produits de nettoyage Miele chez votre revendeur, dans nos points de vente ou sur notre boutique en ligne : www.boutique.miele.fr



shop.miele.fr

Vous y trouverez par ailleurs un large choix de produits qui vous permettront d'utiliser et d'entretenir de façon optimale et en toute sécurité vos appareils Miele : sacs à poussière et brosses pour aspirateurs ainsi que de nombreux accessoires de cuisson tels que des plaques de cuissons et plats à rôtir.

Vous avez également la possibilité de commander les accessoires originaux Miele ainsi que les produits de nettoyage Miele par téléphone :





Pour des résultats de lavage toujours parfaits

Lessive Miele

Les lessives et les lave-linge sont parfaitement harmonisés les uns aux autres

Depuis plus de 120 ans, Miele dispose d'une excellente expertise dans le domaine du soin du linge. Miele développe chaque produit avec passion et savoir-faire, du lave-linge parfait à la lessive adaptée. Nous avons ainsi une vision à 360°. En tant que spécialistes, nous coordonnons toutes les pièces du soin du linge. Nous connaissons les étapes du processus de lavage, les propriétés des composants de la lessive et les exigences des différents textiles. Interaction parfaite : Le système de soin Miele pour une fiabilité durable.

Grâce à cette vaste expérience, Miele offre pour chaque vêtement la lessive adaptée : UltraWhite pour le blanc, UltraColor pour les textiles de couleur ou WoolCare pour les fibres naturelles délicates. Chaque type de textile est ainsi à la fois nettoyé en profondeur et soigné en douceur.

Pour une plus grande durabilité :



Le matériau de base des flacons de lessive Miele est composé à 100 % de plastique recyclé.

Une interaction optimale

Ces formules spécifiquement conçues pour les lave-linge Miele vous offrent jour après jour des résultats de lavage parfaits.

En plus des quantités d'eau et des températures parfaitement adaptées des lave-linge Miele, les préconisations de dosage ont été ajustées et testées avec succès afin de vous offrir les meilleurs résultats de lavage possibles.

Ainsi vous êtes certains de toujours exploiter au maximum les performances de votre lave-linge Miele en utilisant le minimum de lessive nécessaire. Et vous protégez aussi l'environnement.





Protégez les peaux sensibles

Les peaux sensibles méritent une protection particulière, même lorsqu'il est question de soin du linge : Nos lessives Sensitive sont donc exemptes de colorants et de parfums, et ne provoquent ainsi aucune allergie. Alors offrez à votre peau sensible la douceur dont elle a besoin. Et ce, sans devoir renoncer à un soin parfait du linge : Les résultats sont impeccables.



Label Cygne blanc

Label de durabilité de nos produits

Le label Cygne blanc est soumis à des exigences environnementales strictes. Celles-ci concernent l'ensemble du cycle de vie des produits, de la matière première au conditionnement.

Notre lessive UltraColor Sensitive répond pleinement à ces exigences. Nos lessives sont donc sans colorants ni parfums : Elles sont douces pour la peau comme pour l'environnement.

Lessives pour lave-linge Miele



Lessive UltraWhite 2,7 kg

Pour des résultats de lavage parfaits sur les textiles blancs et de couleur

- Résultats parfaits à 20/30/40/60/95 °C
- Une blancheur éclatante grâce à sa forte teneur en oxygène actif et en agents blanchissants
- Élimine très efficacement les taches, même à basses températures
- Très économique – pour 42 cycles de lavage
- Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 10199770

20,99 €*
(1 KG = 7,77 €)



Lessive liquide UltraColor 1,5 l

Pour les textiles couleurs et noirs

- Élimine très efficacement les taches, même à basses températures
- Contient sept enzymes pour une propreté irréprochable
- ColorProtect pour des couleurs intenses qui durent longtemps
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Sans microplastiques et biodégradable
- Pour plus de fraîcheur avec le parfum Miele Aqua

Réf. 11979340

15,99 €*
(1 L = 10,66 €)



Kit lessive Miele UltraColor UltraWhite pour six mois de lavage

Réserve de lessive Miele pour six mois

- Trois bouteilles UltraColor, 1,5 l pour le linge de couleur
- Un paquet UltraWhite, 1,1 kg pour le linge blanc
- Élimine très efficacement les taches, même à basses températures
- Résultats parfaits à 20/30/40/60/95 °C
- Pour un total de 99 cycles de lavage

Réf. 12158220

59,95 €*
(1 L = 10,66 €)



UltraColor FloralBoost 1,5 l

Avec un parfum estival et fleuri pour votre linge.

- Parfum de promenade dans un champ fleuri par jour ensoleillé
- OdorFresh pour les odeurs corporelles et de transpiration
- Élimine très efficacement les taches, même à basses températures
- ColorProtect pour des couleurs intenses qui durent longtemps
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Sans microplastiques et biodégradable

Réf. 12277350

18,99 €*
(1 L = 12,66 €)



UltraColor Refresh Elixir 1,5 l

Édition limitée contre les mauvaises odeurs, pour une propreté irréprochable

- Avec Freshplex™ pour neutraliser les odeurs désagréables
- Sept enzymes pour une propreté irréprochable
- Élimine très efficacement les taches, même à basses températures
- ColorProtect pour des couleurs intenses qui durent longtemps
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 12138040

18,99 €*
(1 L = 12,66 €)



Lessive couleurs UltraColor Sensitive 1,5 l

Allie durabilité et efficacité à une très bonne compatibilité avec la peau

- Sans parfum ni colorant : adaptée pour les peaux sensibles
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Sans microplastiques et biodégradable
- Avec formule protectrice pour des couleurs toujours éclatantes
- Bouteille recyclable. Testée et confirmée par organisme externe.

Réf. 11987300

18,99 €*
(1 L = 12,66 €)




Lessive pour linge délicat WoolCare 1,5 l

Pour la laine, la soie et d'autres textiles délicats

- Nettoyage et entretien doux des fibres pour résultats parfaits
- Avec protéines de blé – une cure nourrissante pour vos textiles
- FoamCare – Lavage en douceur grâce au tapis de mousse souple
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Sans microplastiques, azurants optiques ni agents de blanchiment.
- Bouteille recyclable. Testée et confirmée par organisme externe

Réf. 11979160

18,99 €*
(1 L = 12,66 €)




Adoucissant UltraSoft 1,5 l

Pour du linge ultra-doux avec la fraîcheur du parfum Aqua

- Parfum naturel d'une pureté et d'une fraîcheur absolues
- Réduit la formation de faux plis, facilite le repassage du linge
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Sans microplastiques et biodégradable
- Évite que le linge se charge d'électricité statique dans le sèche-linge
- Très économique – pour 50 cycles de lavage

Réf. 11986970

11,99 €*
(1 L = 7,32 €)




Lessive spéciale UltraDark 1,5 l

Pour les textiles foncés et noirs

- Allie haute performance de nettoyage et protection élevée des fibres
- ColorProtect pour des couleurs intenses qui durent longtemps
- Effet anti-bouloches : Empêche vos vêtements de ternir
- Contient sept enzymes pour une propreté irréprochable
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Pour env. 60 cycles de lavage

Réf. 11986740

19,99 €*
(1 L = 12,66 €)





Lessive spéciale Textiles sport 1,5 l

Idéale pour les vêtements de sport et de travail

- Hygiène, propreté et fraîcheur durable
- Préserve les propriétés thermo-respirantes des textiles
- Neutralise les mauvaises odeurs
- Nettoie en protégeant les fibres et l'élasticité des vêtements
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Bouteille recyclable. Testée et confirmée par organisme externe

Réf. 12111930

19,99 €*
(1 L = 13,33 €)



Imperméabilisant Impraprotect 250 ml

Idéal pour les vêtements de sport et de pluie

- Imperméabilise et protège de l'eau, du vent et des salissures
- Préserve les propriétés thermo-respirantes des textiles
- Très économique – pour cinq imperméabilisations
- Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 11873090

20,99 €*
(1 L = 63,96 €)



Lessive spéciale Duvets et couettes 250 ml

Idéal pour les oreillers, sacs de couchage et les duvets de qualité supérieur

- Préserve l'élasticité du duvet
- Laisse aussi respirer les vêtements en duvet
- Les duvets ne collent pas et restent légers
- Très économique – pour 13 cycles de lavage
- Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 10225580

17,49 €*
(1 L = 63,96 €)



Lessive spéciale Outdoor 250 ml

Adaptée à tous les textiles modernes et les vêtements fonctionnels

- Protège la membrane grâce à la combinaison d'agents tensio-actifs
- Fort pouvoir moussant, nettoie en douceur sur un tapis de mousse
- Neutralise les odeurs grâce à un absorbant d'odeurs
- Très économique – pour 13 cycles de lavage
- Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 10226080

17,49 €*
(1 L = 63,96 €)

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.

¹⁾ Le matériau de base des flacons de lessive Miele est composé à 100 % de plastique recyclé

UltraPhase 1 et UltraPhase 2

Pour lave-linge et lave-linge séchant avec TwinDos®

Des résultats de lavage parfaits

Miele a révolutionné le soin du linge : Le système à deux phases de Miele assure un lavage plus en profondeur et plus propre que les lessives liquides conventionnelles sans agents de blanchiment, car ces agents détruiraient les autres composants.

Grâce au stockage et au dosage séparés d'UltraPhase 1 et 2 de Miele, le système TwinDos® permet d'utiliser un agent de blanchiment. Les substances actives et les enzymes d'UltraPhase 1 détachent la saleté et éliminent les taches, comme l'huile et la graisse, les protéines et l'amidon.

Avec UltraPhase 2, l'agent de blanchiment est dosé au moment opportun du cycle de lavage pour éliminer les taches les plus tenaces, par ex. de café, de thé, de jus de fruits ou de vin rouge.

Le principal avantage de ce système de dosage : Il permet d'obtenir des couleurs mais aussi un blanc impeccables.

Une qualité certifiée

L'institut Hohenstein a testé les propriétés du système de dosage à deux phases en utilisant les lessives Miele UltraPhase 1 et UltraPhase 2. Une excellente efficacité de lavage prouvée : disparition des tâches, degré de blancheur, anti-film terne et précision du dosage.



Exclusivité Miele

Dosage automatique de la lessive TwinDos®

Le meilleur système de lessive liquide d'une simple pression sur un bouton.

Le dosage automatique avec TwinDos® est pratique, mais garantit également une propreté parfaite : Avec UltraPhase 1 et 2, votre appareil devient le système idéal à lessive liquide. TwinDos® dose UltraPhase 1 et 2 à l'instant idéal du processus de lavage et permet ainsi des résultats éclatants de propreté. De plus, TwinDos® garantit un dosage tellement précis que les économies de lessive peuvent aller jusqu'à 30 % par rapport à un dosage manuel.



UltraPhase 1 et 2 – la combinaison gagnante pour votre linge.

UltraPhase 1 :



sept enzymes pour une propreté ultime



ColorProtect pour des couleurs intenses qui durent longtemps



Nouvelle formule avec la fraîcheur du parfum Miele Aqua

UltraPhase 2 :



oxygène actif pour une élimination douce et efficace des taches



WhiteBooster pour un blanc éclatant



OxiCare pour nettoyer en profondeur les textiles et appareils



Pour l'achat d'un lave-linge ou lave-linge séchant avec TwinDos®, quatre cartouches UltraPhase 1 et trois cartouches UltraPhase 2 vous seront offertes**,

ce qui correspond à une valeur de plus de 90 euros et vous permet d'économiser les coûts de lessive pendant plus de six mois***.



Miele UltraPhase 1 et 2

Lessive à deux composants actifs pour le blanc et les couleurs

- Pour des couleurs lumineuses et un blanc éclatant
- Élimine très efficacement les taches, même à basses températures
- Pas de surdosage grâce au dosage automatique
- Très économique – pour 37 cycles de lavage (UltraPhase 1) ou 50 cycles de lavage (UltraPhase 2)
- Nouvelle formule avec la fraîcheur du parfum Miele Aqua.

UltraPhase 1	15,99 €* (1 L = 11,42 €)
Réf. 11887240	
UltraPhase 2	15,99 €* (1 L = 11,42 €)
Réf. 11891790	



Miele UltraPhase 1 et 2 Sensitive

Lessive à deux composants actifs pour le blanc et les couleurs

- Sans colorant ni parfum – bonne tolérance cutanée
- Très respectueux de l'environnement
- Élimine très efficacement les taches, même à basses températures
- Très économique – pour 36 cycles de lavage (UltraPhase 1 Sensitive) ou 63 cycles de lavage (UltraPhase 2 Sensitive)

UltraPhase 1 Sensitive	15,99 €* (1 L = 11,42 €)
Réf. 11716850	
UltraPhase 2 Sensitive	15,99 €* (1 L = 11,42 €)
Réf. 11716920	



Miele UltraPhase 1 et 2 Refresh Elixir

Édition limitée contre les mauvaises odeurs

- UltraPhase 1 : Avec Freshplex™ pour neutraliser les odeurs désagréables. Contient sept enzymes pour une propreté ultime. Color Protect pour préserver durablement l'éclat des couleurs.
- UltraPhase 2 : oxygène actif pour une élimination douce et efficace des taches. OxiCare pour nettoyer en profondeur les textiles et appareils. WhiteBooster pour un blanc éclatant.
- Très économique – pour 37 cycles de lavage (UltraPhase 1) ou 50 cycles de lavage (UltraPhase 2)

UltraPhase 1 Refresh Elixir	15,99 €* (1 L = 11,42 €)
Réf. 12080810	
UltraPhase 2 Refresh Elixir	15,99 €* (1 L = 11,42 €)
Réf. 11615030	



Miele UltraPhase 1 et 2 FloralBoost

Lessive à deux composants actifs pour les couleurs, le blanc et le linge délicat.

- UltraPhase 1 : OdorFresh pour les odeurs corporelles et de transpiration. Parfum de promenade dans un champ fleuri par jour ensoleillé. ColorProtect pour des couleurs intenses qui durent longtemps
- UltraPhase 2 : oxygène actif pour une élimination douce et efficace des taches. OxiCare pour nettoyer en profondeur les textiles et appareils. WhiteBooster pour un blanc éclatant.
- Très économique – pour 37 cycles de lavage (UltraPhase 1) ou 50 cycles de lavage (UltraPhase 2)

UltraPhase 1 FloralBoost	15,99 €* (1 L = 11,42 €)
Réf. 12280210	
UltraPhase 2 FloralBoost	15,99 €* (1 L = 11,42 €)
Réf. 12187310	

Set UltraPhase 1 et 2 FloralBoost

Le pack réserve comprend 3 x UltraPhase 1 et 3 x UltraPhase 2	
Réf. 12282430	86,99 €* (1 L = 11,42 €)

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.

** Une cartouche d'UltraPhase 1 et une d'UltraPhase 2 sont fournies avec l'appareil, vous recevrez les autres cartouches en échange du coupon joint.

*** Base de calcul : 28 semaines avec cinq lavages/semaine

Caps

Le complément parfait pour les utilisations spéciales

Un dosage simple, des résultats parfaits

Vous voulez également profiter de résultats de lavage parfaits sur les utilisations spéciales telles que les lainages ou les textiles modernes, sans effort supplémentaire ? Pour cela, nous avons conçu les Caps Miele.

Ces petites capsules monodoses sont à insérer dans le bac à adoucissant. Le lave-linge dose le contenu des Caps au moment le plus approprié du cycle de lavage, de façon entièrement automatique. Il est également possible d'ouvrir les Caps Miele à l'aide d'une languette. Elles peuvent donc être utilisées dans les autres modèles de lave-linge. Il suffit de verser leur contenu dans le bac à produits.

Laver avec le dosage idéal

Chaque Cap contient la quantité précise de lessive nécessaire pour un cycle de lavage avec le volume de charge optimal. Il n'est donc pas non plus possible de sous-doser la lessive. Vos vêtements sont toujours lavés en profondeur et traités avec soin, sans gaspiller de lessive.



Pour une plus grande durabilité :

Le matériau de base des porte-capsules Miele est composé à 100 % de plastique recyclé.



Conditionnement

Chaque Cap dispose de son propre coffret, avec trois, six ou neuf unités selon la fréquence de leur utilisation.

Coffret découverte

Pour ceux qui aimeraient découvrir notre large gamme de Caps, nous proposons le coffret Caps Collection de six capsules. Les six Caps Miele contenues dans ce coffret vous permettent de tester les différentes utilisations.



Exclusivité Miele

Dosage précis par capsule CapDosing²⁾

Simple et durable : dosage optimal des lessives spéciales, des adoucissants et des additifs grâce à CapDosing.



Caps Collection Coffret de 6 – EasyOpen

- Pack d'essai de 6 Caps
- CottonRepair pour la régénération des textiles
 - Lessive spéciale pour vêtements de sport, en duvet ou en laine
 - Détachant Booster ultra-puissant
 - Adoucissant Aqua pour un parfum de fraîcheur
 - Pour six utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 12014130

8,79 €*
(Une Cap = 1,46 €)



Caps WoolCare Coffret de 9 – EasyOpen

- Lessive pour la laine et les textiles délicats
- Formule de soin spéciale à base de protéines de blé
 - Technologie de protection des fibres contre le feutrage
 - Formule de protection des couleurs pour un lavage en douceur
 - Parfaitement prédosée et simple à utiliser
 - Pour neuf utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11485710

9,49 €*
(Une Cap = 1,05 €)



Caps UltraDark Coffret de 9 – EasyOpen

- Lessive spéciale pour linge noir et foncé
- Formule de protection des couleurs pour un lavage en douceur
 - Effet anti-bouloches : Empêche vos vêtements de ternir
 - Parfaitement prédosée et simple à utiliser
 - Préserve durablement l'intensité des couleurs de vos textiles foncés
 - Parfaitement prédosée et simple à utiliser
 - Pour neuf cycles de lavage – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11910940

9,49 €*
(Une Cap = 1,05 €)



Caps Adoucissant Coffret de 9 – EasyOpen

Pour un parfum de fraîcheur

- Pureté maximale, fraîcheur et propreté en profondeur
- Pour du linge ultra-doux
- Évite que le linge se charge en électricité statique
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Pour neuf cycles de lavage – utilisable dans tout type de lave-linge



Aqua : pureté maximale, fraîcheur et propreté en profondeur, réf. 11486030

Cocoon : pour des moments de détente et d'intimité, réf. 11486080

Nature : un doux parfum aux senteurs de fleurs savamment dosées, réf. 11486060

7,99 €*
7,99 €*
7,99 €*
(Une Cap = 0,89 €)

Caps Sport Coffret de 6 – EasyOpen

Lessive spéciale pour textiles synthétiques

- Neutralise les mauvaises odeurs grâce à son absorbeur d'odeurs intégré
- Préviend le chargement électrostatique des vêtements
- Préserve la forme et les propriétés respirantes des synthétiques
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Pour six utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 12014050

9,49 €*
(Une Cap = 1,58 €)



Caps Booster Coffret de 6 – EasyOpen

Détachant ultra-puissant

- Technologie enzymatique contre les taches tenaces
- Pour les couleurs et le blanc
- Pour d'excellents résultats de lavage, même à basse température
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Pour six utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11648330

9,99 €*
(Une Cap = 1,66 €)

Caps SilkCare Coffret de 6 – EasyOpen

Lessive pour la soie et les textiles délicats

- Formule spéciale à base de protéines de soie
- Préserve la douceur typique des textiles en soie
- Nettoyage délicat pour la protection des fibres de soie
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Pour six utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11485770

9,49 €*
(Une Cap = 1,58 €)

Caps DownCare Coffret de 6 – EasyOpen

Lessive spéciale pour duvets

- Préserve l'élasticité et les propriétés respirantes des duvets
- Nettoyage efficace et entretien doux grâce à la lanoline
- Les duvets ne collent pas et restent légers
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Pour six utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 12014000

9,49 €*
(Une Cap = 1,58 €)



Caps Outdoor Coffret de 6 – EasyOpen

Lessive spéciale pour vêtements fonctionnels de qualité supérieure

- Protège les fonctions de membrane des vêtements modernes
- Préserve la forme et les propriétés respirantes des synthétiques
- Neutralise les mauvaises odeurs grâce à son absorbeur d'odeurs intégré
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Pour six utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 12014110

9,49 €*
(Une Cap = 1,58 €)

Caps Impraprotect Coffret de 3 – EasyOpen

Imperméabilisant pour vêtements de sport et de pluie

- Imperméabilise et protège de l'eau, du vent et des salissures
- Excellents résultats avec fixation thermique
- Sans résine fluorocarbonée
- Préserve les propriétés respirantes et l'élasticité des textiles
- Pour trois utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11648250

17,49 €*
(Une Cap = 5,83 €)

Caps CottonRepair Coffret de 3 – EasyOpen

Lessive spéciale pour textiles en coton

- Ravive visiblement les textiles après un lavage seulement
- Formule spéciale Miele avec la technologie novozymes
- Élimine les bouloches et ravive l'éclat des couleurs
- Utiliser au maximum une à deux fois par an par pièce de linge
- Pour trois utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11485810

17,49 €*
(Une Cap = 5,83 €)

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.

¹⁾ Le matériau de base des porte-capsules est composé à 100 % de plastique recyclé

²⁾ EP 2 365 120



Pour un linge doux et parfumé

Avec FragranceDos²), enveloppez votre linge de votre parfum préféré durant le séchage. À la sortie du sèche-linge, votre linge est doux et sent agréablement bon, sans aucun adoucissant. Pour cela, il vous suffit de choisir vos fragrances préférées dans notre large gamme. Réglez l'intensité du parfum en tournant simplement le flacon. Vous pouvez l'adapter à vos besoins et varier l'intensité selon le programme. Appréciez la volupté d'un linge délicieusement parfumé, exactement comme vous le souhaitez.



Redécouvrez la fraîcheur absolue

Nous avons longtemps cherché un partenaire expérimenté qui nous permettrait de donner vie aux parfums que nous imaginions. En collaboration avec Mane, entreprise familiale de Provence, nous avons pu concrétiser nos idées. C'est au cœur de la production historique de parfums que sont créées des fragrances depuis 1871. Le linge garde ainsi un parfum frais et agréable une fois sec, comme vous l'aimez.



Nouveau : flacon de parfum DryFresh®

Les vêtements peu portés n'ont pas toujours besoin d'être lavés.

DryFresh® vous permet de simplement rafraîchir vos vêtements. Les mauvaises odeurs sont ainsi neutralisées rapidement.

Flacons de parfum pour sèche-linge

Pour une sensation de fraîcheur durable, sans aucun effort



**Exclusivité
Miele**

FragranceDos²⁾

Vous pouvez changer de parfum en un rien de temps en plaçant en même temps deux parfums dans le filtre du sèche-linge. Alternier entre les deux parfums préférés des membres de votre foyer sera donc simple comme un jeu d'enfant. Vous avez aussi la possibilité de combiner DryFresh avec d'autres parfums et de créer ainsi votre un parfum préféré personnel.

Fragrances Miele 12,5 ml

Pour 50 cycles de séchage¹⁾

- Pour un parfum frais, qui dure jusqu'à quatre semaines
- Du linge agréablement parfumé sans adoucissant
- Intensité de parfum réglable individuellement à tout moment
- Créé spécialement pour Miele par des parfumeurs de Provence
- Pour tous les sèche-linge Miele T1 avec FragranceDos

DryFresh – pour neutraliser les odeurs désagréables avec Freshplex™, réf. 12026880	12,99 €* ²⁾
Aqua – un linge au parfum rafraîchissant qui respire la propreté, réf. 12020900	12,99 €* ²⁾
Cocoon – une odeur de fraîcheur pour des moments de détente, réf. 12023450	12,99 €* ²⁾
Nature – un doux parfum aux senteurs de fleurs savamment dosées, réf. 10234440	12,99 €* ²⁾



Set 3 x Fragrances Miele

Pour 150 cycles de séchage¹⁾

- Pour un parfum frais, qui dure jusqu'à quatre semaines
- Du linge agréablement parfumé sans adoucissant
- Intensité de parfum réglable individuellement à tout moment
- Créé spécialement pour Miele par des parfumeurs de Provence
- Pour tous les sèche-linge Miele T1 avec FragranceDos

DryFresh – pour neutraliser les odeurs désagréables avec Freshplex™, réf. 12026040	34,99 €* ²⁾
Aqua – un linge au parfum rafraîchissant qui respire la propreté, réf. 12021590	34,99 €* ²⁾
Cocoon – une odeur de fraîcheur pour des moments de détente, réf. 12023720	34,99 €* ²⁾
Nature – un doux parfum aux senteurs de fleurs savamment dosées, réf. 11614620	34,99 €* ²⁾
Sélection – trois des fragrances préférées Miele (Aqua, Cocoon et Nature), réf. 12033100	34,99 €* ²⁾

¹⁾ Un flacon réglé en intensité moyenne suffit pour 50 cycles de séchage

²⁾ Brevet : EP 2 431 516

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.

Pour les meilleurs résultats de lavage

Produits de lavage Miele pour lave-vaisselle Miele

Un lavage parfait, tout simplement

Les programmes des lave-vaisselle varient aujourd'hui beaucoup d'un fabricant à l'autre. Les produits de lavage disponibles sur le marché ne sont pas tous aussi efficaces dans chaque lave-vaisselle. Miele a donc créé ses propres produits de lavage, qui sont spécialement adaptés à ses lave-vaisselle. Ils ont été mis au point et testés dans les laboratoires de Miele en collaboration avec des fournisseurs sélectionnés. Toutes les formules sont parfaitement adaptées à votre lave-vaisselle Miele et à ses programmes spécifiques.

Avec les produits de lavage Miele, vous bénéficiez toujours des performances optimales de votre lave-vaisselle Miele. Et vous protégez aussi l'environnement !

L'alliance parfaite entre le produit de lavage et le lave-vaisselle : pour une vaisselle étincelante à chaque lavage.

Riedel recommande Miele

Laver les verres à vin précieux et fragiles au lave-vaisselle ? Avec Miele, aucun problème ! L'alliance unique des fonctionnalités intelligentes de ses appareils et de ses produits de lavage fait de Miele le spécialiste de la protection des verres. Résultat : Des verres étincelants sans avoir besoin de les essuyer. Même après de nombreux lavages, vos précieux verres sont aussi beaux qu'au premier jour. Vous pouvez même laver vos verres ultrafins et précieux dans votre lave-vaisselle Miele sans aucune crainte, avec les produits de lavage de Miele. Riedel, fabricant et créateur de verres à vin, le confirme. Pour le nettoyage de ses verres (soufflés à la main ou à la machine), Georg Riedel recommande Miele.



Éclat resplendissant et parfait entretien des verres fragiles



La meilleure façon d'assurer le lavage optimal de la vaisselle



Pour une vaisselle étincelante, même en cas de salissures tenaces





Une performance de nettoyage parfaite

Une combinaison idéale : Le programme de lavage QuickPowerWash et les tablettes UltraTabs ou le PowerDisk, tout particulièrement adaptés à ce programme, permettent d'obtenir en 58 minutes les meilleurs résultats de lavage et de séchage possibles pour de la vaisselle normalement sale. Ces produits de lavage, qui ont été spécialement développés, se dissolvent en deux à trois minutes seulement. La performance de nettoyage est ainsi assurée dès le début du programme de lavage.



Label Cygne blanc

Le label Cygne blanc est soumis à des exigences environnementales strictes pour le développement durable et la protection environnementale. Celles-ci concernent l'ensemble du cycle de vie des produits, de la matière première au conditionnement. En outre, les détergents ECO peuvent satisfaire pleinement ces exigences. L'utilisation du PowerDisk All in 1 ECO et des tablettes UltraTabs All in 1 ECO permet d'obtenir des résultats de nettoyage efficaces et respectueux de l'environnement, avec la qualité habituelle de Miele.

Produits de lavage pour lave-vaisselle Miele



UltraTabs All in 1 60 pièces

Pour d'excellents résultats dans les lave-vaisselle Miele.

- Ultra-performance grâce aux enzymes spécialement conçues pour la vaisselle
- Des résultats étincelants même avec les résidus incrustés
- Pas d'emballage à enlever, se dissout intégralement dans l'eau
- Avec plusieurs fonctions telles que produit de rinçage, sel, protection des verres et QuickPowerWash
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele.

Réf. 11259430

19,99 €*
(Une Tab = 0,33 €)



UltraTabs HyClean 30 pièces

Hygiene Tabs pour d'excellents résultats de lavage avec les lave-vaisselle Miele.

- Élimine 99,9 % des champignons, virus et bactéries
- Convient particulièrement aux personnes allergiques
- Pas d'emballage à enlever, se dissout intégralement dans l'eau
- Avec plusieurs fonctions telles que produit de rinçage, sel, protection des verres et QuickPowerWash
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele

Réf. 11347510

16,99 €*
(Une Tab = 0,57 €)



UltraTabs All in 1 ECO 60 pièces

Des tablettes alliant efficacité et écologie pour une performance de nettoyage intelligente même à des températures basses inférieures à 50 °C.

- Sans parfum, ni colorant, ni conservateur
- Avec des ingrédients d'origine végétale
- Biodégradable
- Propriétés écologiques certifiées par l'écolabel Cygne Blanc
- Pas d'emballage à enlever, se dissout intégralement dans l'eau
- Avec plusieurs fonctions telles que produit de rinçage, sel, protection des verres et QuickPowerWash
- Sans protection de l'argent

Réf. 11884160

19,99 €*
(Une Tab = 0,33 €)



Poudre de lavage 1,4 kg

Pour les meilleurs résultats de lavage. Avec aide au dosage intégrée.

- Avec oxygène actif pour une propreté impeccable
- Contient des enzymes spéciales – efficaces même à basses températures
- Formule spéciale anticorrosion pour la protection du verre
- Très économique – jusqu'à 95 cycles de lavage
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele.

Réf. 10528360

20,99 €*
(1 kg = 14,99 €)



Recharge de détergent en poudre, 1 kg

Pour des résultats de lavage exceptionnels et un dosage sur mesure.

- Avec oxygène actif pour une propreté impeccable
- Contient des enzymes spéciales – efficaces même à basses températures
- Formule spéciale anticorrosion pour la protection du verre
- Très économique – pour env. 70 cycles de lavage
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele.

Réf. 10528500

13,99 €*
(1 kg = 13,99 €)



Kit de dosage de poudre de lavage

Avec 3,4 kg de poudre et aide au dosage intégrée.

- Avec oxygène actif pour une propreté irréprochable
- Avec enzymes spéciales – efficace même à basses températures
- Formule spéciale anticorrosion pour la protection du verre
- Très économique – pour env. 240 cycles de lavage
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele

Réf. 10528530

38,99 €*
(1 kg = 11,47 €)



Produit de rinçage 500 ml

Un éclat sans pareil pour vos verres

- Facilite le séchage de votre vaisselle
- Avec formule anticorrosion pour la protection du verre
- Avec bouchon spécial pour un dosage précis et simple
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique

Réf. 11772100

8,99 €*
(100 ml = 17,98 €)

Sel régénérant 1,5 kg

Pour un fonctionnement et des performances optimales de votre lave-vaisselle Miele

- Gros grains – parfaitement adaptés aux lave-vaisselle Miele
- Protège le lave-vaisselle et la vaisselle du calcaire dangereux
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele.

Réf. 10248530

3,49 €*
(1 kg = 2,33 €)

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.

¹) Le matériau de base des flacons de produit de rinçage est composé à 100 % de plastique recyclé



Exclusivité mondiale :

Dosage automatique avec PowerDisk intégré



Pour une plus grande durabilité :

Le matériau de base des capsules PowerDisk de Miele est composé à 100 % de plastique recyclé.

Système de nettoyage de qualité supérieure, liberté hors normes !

Découvrez d'excellents résultats de nettoyage avec notre innovation : le premier système de dosage automatique au monde avec PowerDisk intégré s'appelle AutoDos, une innovation Miele. Nos lave-vaisselle et notre poudre granulée exclusive ont été développés ensemble pour former un duo à la performance inégalée. La poudre granulée est dosée automatiquement en fonction du programme sélectionné, à la juste quantité et au moment opportun. Ce système permet également de réaliser plusieurs dosages au cours d'un programme. Avec le programme « Automatic », le capteur mesure le degré de salissure et le dosage est adapté en conséquence.

Inutile de penser au détergent à chaque lavage : La technologie de dosage innovante avec PowerDisk contient de la poudre granulée pour 20 cycles de lavage² en moyenne, soit environ un mois d'utilisation. Profitez de votre liberté ! Et profitez davantage encore grâce à la fonction AutoStart : Une seule programmation suffit, et le premier lave-vaisselle autonome au monde se met en marche automatiquement à l'heure voulue, le jour voulu. Il suffit de garder la porte fermée. Votre quotidien devient plus facile et vous profitez d'un confort inédit.





PowerDisk All in 1, 400 g

Produit de lavage de qualité dans les lave-vaisselle avec la fonction AutoDos

- Poudre granulée Miele exclusive
- Avec fonction produit de rinçage et sel
- Propreté irréprochable grâce à l'oxygène actif
- Dosage automatique pour un mois env. (20 cycles de lavage¹)
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele.

Réf. 11841430

11,99 €*
(100 g = 2,99 €*)



PowerDisk All in 1 ECO 400 g

Produit lave-vaisselle écologique avec AutoDos

- Détergent en poudre Miele exclusif et écologique
- Sans parfums ni colorants
- Propreté irréprochable grâce à l'oxygène actif
- Dosage automatique pour un mois env. (20 cycles de lavage/disque)
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele

Réf. 11868960

11,99 €*
(100 g = 2,99 €*)



* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.

¹) Le matériau de base des porte-capsules est composé à 100 % de plastique recyclé

²) Dans le programme ECO 50 °C

Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Produits d'entretien pour les appareils Miele

Les appareils électroménagers Miele se distinguent par leur qualité supérieure, leur grande fonctionnalité et leur design intemporel. Pour entretenir vos appareils Miele de manière optimale, il existe des produits de nettoyage et d'entretien Miele. Ces produits ont été développés et testés dans les laboratoires Miele en collaboration avec des fabricants sélectionnés.

En entretenant vos appareils Miele avec les produits de nettoyage et d'entretien Miele, vous êtes sûr qu'ils ne seront pas endommagés et resteront plus longtemps comme neufs. En outre, le soin apporté à vos appareils vous assure un fonctionnement sans faille durant toute leur durée de vie.

L'entretien optimal de vos appareils Miele



Lave-vaisselle

Des résultats de lavage impeccables ne peuvent être obtenus que dans un lave-vaisselle parfaitement propre. C'est pourquoi il est important de nettoyer les dépôts de graisses et de calcaire. À cet effet, Miele a développé un nettoyeur et détartrant pour machine. Ces produits, développés spécialement pour les lave-vaisselle Miele, garantissent une propreté impeccable même dans les appareils plus anciens.



Appareils de cuisine encastrables

En cuisinant tous les jours, des taches tenaces peuvent parfois s'accumuler. Pour éliminer ces taches efficacement sans abîmer les surfaces à nettoyer et les garder comme neuves, il est essentiel de bien choisir son produit de nettoyage. C'est pourquoi Miele vous propose des produits de nettoyage et d'entretien spéciaux, pour un entretien optimal de vos appareils de cuisine. Ces produits spéciaux nettoient à fond vos appareils, sans aucun effort.



Lave-linge

Vous attendez de votre lave-linge Miele qu'il vous rende un linge toujours impeccable. Pour que votre lave-linge Miele fonctionne toujours à la perfection pendant toute sa durée de vie, il est nécessaire de le nettoyer à fond régulièrement. Les produits détergents Miele pour machines à laver éliminent tout dépôt de tartre éventuel. Ainsi, votre machine reste toujours aussi performante.





Détartrant 250 g

Élimine les dépôts de calcaire dangereux pour votre lave-vaisselle ou votre lave-linge

- Son acide citrique naturel nettoie et préserve vos appareils
- Protège les thermo-plongeurs, tambours et autres éléments
- Assure des performances optimales – Formule spéciale Miele
- À utiliser une à trois fois par an selon les besoins
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 10131000

13,99 €*
(1 kg = 55,96 €)



Produit d'entretien DishClean 160 g

Assure le fonctionnement optimal de votre lave-vaisselle

- Élimine les odeurs, le calcaire et les dépôts légers
- Maintient l'élasticité et l'étanchéité des joints de portes
- Protection active par la propreté
- Assure des performances optimales – Formule spéciale Miele
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 11905520

13,99 €*
(1 kg = 87,44 €)



IntenseClean 200 g

Pour une hygiène parfaite de votre lave-vaisselle et de votre lave-linge

- Élimine les graisses, bactéries, et odeurs
- Nettoyage efficace en profondeur – Formule spéciale Miele
- Garantit des résultats de lavage parfaits
- À utiliser un à trois fois par an
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 10716970

13,99 €*
(1 kg = 69,95 €)

Produits d'entretien pour appareils électroménagers Miele



Adoucisseur en tablettes 60 pièces

La double protection sûre contre le calcaire pour la lessive et le lave-linge

- Réduit la dose de lessive nécessaire pour une eau très calcaire
- Moins de résidus de lessive sur les tissus
- Moins de produits chimiques déversés dans les eaux usées
- Facile à doser – une tablette par cycle de lavage
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 10128700

31,99 €*
(Une Tab = 0,53 €*)



Cartouche TwinDosCare

Détergent pour système de dosage TwinDos

- Pour le rinçage des conduites de dosage TwinDos
- À utiliser avant une pause prolongée d'utilisation (deux mois min.)
- À appliquer avant de changer un produit
- Assure le fonctionnement optimal du doseur automatique
- Très économique – pour quatre à cinq cycles de lavage

Réf. 11171420

12,99 €*
(100 ml = 3,39 €)



Désodorisant 4 ml

Pour un lave-vaisselle agréablement parfumé

- Neutralise les odeurs désagréables grâce à une combinaison d'agents actifs
- Parfum frais et agréable de citron et de thé vert
- Agréable et facile à mettre dans le panier à vaisselle
- Très économique – pour 60 cycles de lavage
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 10118510

4,39 €*
(100 ml = 8,39 €)



Détartrant en tablettes six pièces

Pour machine à café, four vapeur, FashionMaster, four/ cuisinière avec HydraCook

- Élimination complète des dépôts et du tartre
- Détartrage très efficace qui préserve votre appareil
- Formule spéciale adaptée Miele
- Pas de résidus chimiques après le détartrage
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 10178330

24,99 €*
(Une pce = 4,16 €)



Nettoyant pour four 500 ml

Pour un nettoyage efficace et une utilisation sûre

- Dégraissant ultra-puissant sans formation de mauvaises odeurs
- Nettoyage sans efforts grâce à sa consistance gélatineuse
- Temps de maintien court de dix minutes à une heure maximum sans préchauffage
- Également adapté pour PerfectClean
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 10162230

16,99 €*
(100 ml = 3,39 €)



DGClean 250 ml

Pour un entretien parfait des fours vapeur combinés

- Dégraissant ultra-puissant sans formation de mauvaises odeurs
- Nettoyage sans efforts grâce à une adhésion stable
- Adhésion parfaite même sur des surfaces verticales
- Sécurité alimentaire
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 10172710

20,99 €
(100 ml = 8,39 €)



Produit nettoyant pour vitrocéramique/ acier inoxydable 250 ml

Pour un nettoyage efficace et une utilisation sûre**

- Élimine les salissures tenaces, les particules brûlées et les auréoles
- Dépose un film protecteur qui facilite le nettoyage suivant
- Un nettoyage respectueux grâce à sa formule à base de cristaux fins
- Meilleur produit sur le marché – Vainqueur des tests en Suisse
- Ne pas utiliser sur les surfaces avec un revêtement CleanSteel Inox antirace

Réf. 10173120

11,99 €*
(100 ml = 4,79 €)



SteelCare 250 ml

Produit d'entretien pour une surface inox brillante et propre

- Élimine les traces de doigts, les rayures et les taches
- Forme un film protecteur contre les salissures tenaces
- Très économique – agréable et simple d'utilisation
- Particulièrement adapté à l'emploi sur les surfaces en contact avec les produits alimentaires
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 11023350

15,99 €*
(100 ml = 3,39 €)



AutoCleaner

Pour le nettoyage entièrement automatique des machines à café Miele

- Élimine efficacement les résidus de l'unité de percolation
- Nettoyage supplémentaire du système de conduits de lait
- Adapté au domaine alimentaire
- Le tout sans intervention manuelle.
- Les cartouches ont une durée de vie d'environ un an.

Réf. 10971120

79,99 €*
(100 ml = 3,39 €)





Kit Hydrocleaner

Détergent pour nettoyage automatique HydroClean des fours combinés vapeur DGC HC Pro.

- Idéal pour faire disparaître la graisse et les salissures tenaces
- Ingrédient principal: potassium de carbone: très soluble dans l'eau, PH neutre et parfaitement sûr.
- Livré par lot de 4 (4x125ml)

Réf. 12105400

59,99 €*



Cartouche de détartrage

Pour le détartrage automatique des machines à café Miele

- Élimination complète des dépôts et du tartre
- Détartrage très efficace qui préserve votre appareil
- Le tout sans intervention manuelle
- Pas de résidus chimiques après le détartrage
- La cartouche dure environ un an

Réf. 10224080

69,99 €*



Nettoyant en tablettes 10 pièces

Pour les machines à café, le plaisir d'un bon café garanti

- Pour l'élimination en profondeur des résidus et dépôts graisseux de café
- Nettoyage très efficace qui préserve votre appareil
- Formule spéciale adaptée Miele
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 11201200

26,99 €*

(Une pièce = 2,70 €)



Nettoyant pour arrivée de lait 100 pièces

Pour une hygiène parfaite des conduits de lait des machines à café

- Nettoyage très efficace qui préserve votre appareil
- Dosage aisé grâce aux sticks pré-dosés
- Élimine totalement les protéines et la graisse du lait
- Formule spéciale adaptée Miele
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 10180270

25,99 €*

(Une pièce = 0.26 €)



MicroCloth HyClean une pièce

Pour un entretien optimal de toutes les surfaces des appareils Miele.

- Chiffon multi-usages antibactérien
- Il garde une odeur agréable, même humide
- Extrêmement robuste et résistant aux déchirures
- S'utilise sec ou humide, avec ou sans produit nettoyant
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 11325970

11,99 €*



Tissu en microfibre tous usages une pièce

Pour un nettoyage efficace et une utilisation sûre

- Extrêmement souple et résistant aux déchirures
- Grande performance de nettoyage grâce aux microfibres finement tissées
- S'utilise sec ou humide, avec ou sans produit nettoyant
- Lavable jusqu'à 500 fois à 60 °C
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 7006550

9,99 €*



Kit MicroCloth trois pièces

Pour un entretien optimal de toutes les surfaces des appareils Miele

- contient un chiffon multi-usages, un essuie-verres et un chiffon lustrant
- Extrêmement souple et résistant aux déchirures
- Grande performance de nettoyage grâce aux microfibres finement tissées
- S'utilise sec ou humide, avec ou sans produit nettoyant
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 10159570

16,99 €*



Détartreur d'appareils 1000 ml

Pour le détartrage du four vapeur haute pression

- Élimination complète du tartre
- Détartrage très efficace qui préserve votre appareil
- Utilisation sûre – Formule spéciale Miele
- Pas de résidus chimiques après le détartrage
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 6823121

44,99 €*



Racloir nettoyant

Pour les tables de cuisson en vitrocéramique

- Élimination sans effort des restes de cuisson collés
- N'endommage pas la surface

Réf. 1065471

12,99 €*

Lames de rechange 10 pièces

Lames de rechange pour racloir nettoyant

- À n'utiliser qu'avec le racloir nettoyant

Réf. 4380630

7,99 €*

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.





Miele Experience Center Paris

Rive gauche

30 rue du Bac

75007 Paris

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi

au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Paris

Rive droite

55 boulevard Malesherbes

75008 Paris

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi

au samedi de 10h à 19h.

Miele Point Nice

Centre commercial CAP 3000

317 Avenue Eugène Donadei

Quartier du Lac

06 700 Saint laurent du var

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi

au samedi de 10h à 19h.

Parking à disposition

Pour être reçu sans attendre dans l'un de nos Miele Centers, prenez rendez-vous par téléphone au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse suivante : info@miele.fr.

Miele France SAS

9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray

93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX

R.C.S Bobigny B 708 203 088

Internet

info@miele.fr

www.miele.fr

La ligne Consommateurs

Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées

09 74 50 1000

Appel non surtaxé

Pièces détachées et accessoires

Réservé aux professionnels

pieces@miele.fr

Support technique revendeur

Tél. : 01 49 39 44 88

E-mail : support.technique@miele.fr

