

## Accessoires et Consommables

Édition Juin 2026

Miele. Immer Besser\*



\* Toujours mieux.



Notre devise

# Immer Besser. Toujours mieux

Bienvenue chez Miele

Telle est la devise choisie par nos arrière-grands-parents à la fondation de l'entreprise Miele en 1899. Pour avoir du succès, il faut se démarquer de la concurrence. Pour ce faire, il n'y a que deux voies possibles : Être moins cher ou meilleur que les autres.

Il est pratiquement impossible de concilier les deux options. Les créateurs de Miele ont donc opté pour la qualité « **Immer Besser** », c'est-à-dire « Toujours mieux ».

**Les innombrables distinctions et récompenses obtenues lors de tests** attestent de la capacité de Miele à répondre encore aujourd'hui à cette exigence élevée. Mais les millions de **clients satisfaits** à travers le monde constituent peut-être la plus importante des reconnaissances.

Depuis plus de 125 ans, Miele reste l'incarnation de la **qualité et d'ingénierie hors pair**.

Rappelons qu'un achat Miele, c'est agir pour le développement durable. En effet, notre production est soucieuse de la préservation des ressources, **et les appareils proposés se distinguent par leur grande longévité** et leur exemplarité en termes de consommation d'électricité, d'eau et de lessive.

Nous faisons également preuve d'**estime à l'égard de nos partenaires**, qu'il s'agisse de nos collaborateurs, distributeurs, clients finaux, fournisseurs ou voisins.

Aujourd'hui, en tant que dirigeants de la société et copropriétaires de la quatrième génération, nous vous assurons de notre volonté de préserver cette philosophie.



Cordialement,

*Markus Miele*

et

*Reinhard Zinkann*

**Dr Markus Miele et Dr Reinhard Zinkann**



## Accessoires Miele d'origine

### **Parfaitement adaptés aux appareils Miele**

En utilisant les accessoires Miele d'origine, vous contribuez au fonctionnement optimal de vos appareils Miele. Vous obtenez ainsi des résultats toujours parfaits. En effet, tous les accessoires Miele d'origine ont été mis au point spécialement pour être utilisés dans les appareils Miele. Ils ont été minutieusement testés et sont parfaitement adaptés aux appareils Miele.



## Table des matières

|                                        |    |                                  |    |
|----------------------------------------|----|----------------------------------|----|
| Miele@home                             | 06 | Accessoires pour réfrigérateurs, |    |
| Accessoires pour fours et fours vapeur | 08 | congélateurs et caves à vin      | 46 |
| Accessoires pour tables de cuisson     | 24 | Accessoires pour lave-vaisselle  | 54 |
| Accessoires pour les éléments ProLine  |    | Accessoires pour lave-linge      | 58 |
| et SmartLine                           | 28 | Accessoires pour aspirateurs     | 62 |
| Accessoires pour hottes                | 34 | Produits Miele d'origine         | 78 |

# Électroménager connecté avec Miele@home\*

## Les points forts de Miele@home

Mise en réseau intelligente : Grâce à notre système innovant Miele@home, exploitez pleinement vos appareils Miele au quotidien. Tous les appareils électroménagers intelligents Miele peuvent être mis en réseau de manière simple et sécurisée. L'utilisation est simple avec l'App Miele, une enceinte connectée ou l'intégration à des solutions Smart Home existantes. La mise en réseau s'effectue via le routeur Wi-Fi local et le cloud Miele.



### App Miele\*\*

Le compagnon idéal : Avec l'App Miele, gardez toujours un œil sur vos appareils électroménagers Miele. Vous souhaitez suivre la cuisson dans votre four ou savoir si votre programme de lavage est terminé ? L'App vous fournit toutes les informations nécessaires et permet une commande rapide et confortable. De plus, l'App offre des services et des informations supplémentaires sur vos appareils Miele, par ex. le BaristaAssistant ou des recettes. Téléchargez l'App dès maintenant !



### Enceinte connectée\*\*\*

Mettez vos appareils électroménagers Miele intelligents en réseau avec des systèmes d'assistance vocale numériques. Avec Amazon Alexa ou Google Home, vous pouvez démarrer confortablement des programmes, réaliser des réglages ou effectuer des demandes d'état. Vous avez les mains pleines ? Alors, ouvrez facilement la porte du four des appareils ArtLine ou de votre réfrigérateur par commande vocale. De plus en plus de systèmes offrent, en outre, des écrans avec sortie visuelle, pour encore plus de confort au quotidien.




### Intégration Smart Home

Une Smart Home simplifie le quotidien et assure un confort domestique personnalisé. Les volets roulants, le chauffage et les appareils électroménagers communiquent entre eux et sont de plus en plus souvent pilotés par une application ou une enceinte connectée. De nombreux appareils Miele peuvent être connectés en réseau. Grâce à l'interface Miele Cloud, vous pouvez les intégrer rapidement et aisément dans votre application Smart Home partenaire. Vous pouvez ainsi profiter de l'efficacité et de la commodité de vos appareils électroménagers connectés à votre domicile.

# Électroménager connecté avec Miele@home\*

Les points forts de l'App Miele\*\*



## Dashboard

Toujours à jour : visualisez l'état de tous vos appareils Miele connectés sur le Dashboard.

## RemoteUpdate

Avec MobileControl, vous pouvez gérer vos appareils depuis l'App – où que vous soyez.

## MobileControl


Les mises à jour du logiciel disponibles sont installées sur demande – sans intervention d'un technicien SAV.

## In-App-Shop

Commander rapidement et facilement des produits d'entretien et accessoires via l'App.

## Dashboard Consommation

La présentation transparente de la consommation d'énergie et d'eau permet de réduire les coûts et d'économiser des ressources.



Découvrez toutes les possibilités de l'App Miele !  
[www.miele.fr/mieleathome](http://www.miele.fr/mieleathome)



Téléchargez l'App Miele dès maintenant !



\* Miele@home est une offre numérique distincte de Miele & Cie. KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et les régions.

\*\* Disponible pour un terminal mobile. (Configuration minimale à consulter sur l'App Store.)

\*\*\* La commande vocale utilise les services de Google LLC et Amazon Alexa, et repose sur leur disponibilité. Les fonctionnalités peuvent varier selon les régions. Google, Google Home et Google Nest Mini sont des marques de Google LLC. Pour Google Nest Mini, une connexion Wi-Fi, une connexion Internet, une prise de courant à proximité, un compte Google et un terminal compatible sont nécessaires. Vous trouverez les exigences minimales pour le système d'exploitation sur [g.co/home/req](http://g.co/home/req). Compatible avec Alexa. Amazon Alexa ainsi que toutes les marques associées sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou de ses entreprises affiliées.

# Accessoires pour fours et fours vapeur

Pour des résultats parfaits

Nous vous proposons une vaste gamme d'accessoires Miele d'origine pour des résultats toujours parfaits et fiables avec vos appareils de cuisine Miele. Ces accessoires ont été spécialement développés pour les appareils de cuisine Miele. Vous pouvez ainsi adapter vos appareils selon vos besoins et l'application voulue, en tirant le meilleur parti de toutes leurs fonctions.



## Convient à toutes les exigences

Pour vous permettre de préparer des plats savoureux, les cuisinières, les fours, les fours Dialog et les fours vapeur combinés Miele sont équipés de différents accessoires. Pour vous permettre de profiter des différents modes de cuisson de votre enceinte, Miele propose également des plaques de cuisson multi-usages supplémentaires adaptées à chaque besoin. Nos plaques peu profondes sont idéales pour la cuisson au four. Nos plaques de cuisson multi-usages permettent de cuire des gâteaux à pâte levée ou servent de lèchefrite pour les grillades de poisson ou de viande. La plaque de cuisson Gourmet et AirFry perforée ainsi que le moule rond perforé sont parfaits pour la préparation de petits pains croustillants, de pâtisseries ou de frites. La perforation optimise la circulation d'air et permet d'utiliser la fonction AirFrying. Très pratique : Toutes les plaques de cuisson multi-usages et de cuisson Miele peuvent être insérées directement sur les rails de guidage ou sur les rails coulissants FlexiClips.



## Grilles de cuisson Miele d'origine

Un rôti réussi se doit d'être accompagné d'une sauce succulente — les grilles de cuisson Miele recueillent très facilement le jus de vos pièces de viande. Les grilles sont placées sur les plaques de cuisson multi-usages Miele assorties pendant la cuisson au gril ou le rôtissage. Le jus s'écoule et ne brûle pas sur les plaques. Il est ainsi possible de préparer de délicieuses sauces qui viendront agrémenter vos plats. De plus, les grilles de cuisson Miele empêchent les projections de graisse dans l'enceinte et facilitent le nettoyage de votre appareil. Elles sont par ailleurs idéales pour l'AirFrying avec des aliments gras.





# Plaques émaillées avec finition PerfectClean

Pour les fours, fours Dialog et fours vapeur combinés



## Finition PerfectClean

Les plaques et grilles de cuisson, ainsi que les extensions en option, bénéficient de ce revêtement de surface extrêmement résistant aux coupures doté d'exceptionnelles propriétés anti-adhésives. Même les salissures les plus tenaces s'enlèvent d'un simple coup d'éponge, avec un peu de produit vaisselle.



### Plaque de cuisson HBB 71

Pour cuire des biscuits, des pâtisseries, des plats dans des moules peu profonds, etc.

- À utiliser avec rails coulissants FlexiClips ou directement sur les grilles de support
- Antiadhésif — pas besoin de papier sulfurisé ou de graisse pour le réchauffage
- Nettoyage particulièrement facile grâce à la finition PerfectClean
- Dimensions : l x p x h : 44,8 x 38,6 x 2,2 cm
- Pour les fours des générations H 2000/H 6000/H 7000 avec enceinte de cuisson de 49 l et 76 l, ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC et DGC Pro

Réf. 9519820

112,99 €\*



### Plaque de cuisson Gourmet et AirFry perforée, HBBL 71

Pour tout ce qui est croustillant.

- Idéal pour le réchauffage avec la fonction HydraCook
- La perforation optimise la circulation d'air et permet d'utiliser la fonction AirFrying
- Pour des pâtisseries, des biscuits, du pain, des pizzas et des frites croustillantes
- Nettoyage particulièrement facile grâce à la finition PerfectClean
- Dimensions : l x p x h : 44,8 x 38,6 x 2,2 cm
- Pour les fours des générations H 2000/H 6000/H 7000 avec enceinte de cuisson de 49 l et 76 l, ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC et DGC Pro

Réf. 9520620

112,99 €\*



### Plaque de cuisson multi-usages HUBB 51

Idéal pour cuire des gâteaux avec une garniture épaisse

- Utiliser comme bac collecteur pour les jus de viande/ la graisse résultant du rôtissage et du gril
- À utiliser avec la grille de cuisson
- À utiliser avec rails coulissants FlexiClips ou directement sur les grilles de support
- Dimensions : l x p x h : 41,5 x 35 x 4,1 cm
- Pour les fours de générations H 2000 avec une enceinte de 56 l et les fours Dialog

Réf. 9519720

112,99 €\*



### Plaque de cuisson multi-usages HUBB 71

Idéal pour cuire des gâteaux avec une garniture épaisse

- Utiliser comme bac collecteur pour les jus de viande/ la graisse résultant du rôtissage et du gril
- À utiliser avec la grille de cuisson
- À utiliser avec rails coulissants FlexiClips ou directement sur les grilles de support
- Dimensions : l x p x h : 44,8 x 38,6 x 3,48 cm
- Pour les fours des générations H 2000/H 6000/H 7000 avec enceinte de cuisson de 49 l et 76 l, ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC et DGC Pro

Réf. 9519840

112,99 €\*



### Plaque de cuisson multi-usages HUBB 91

Idéal pour cuire des gâteaux avec une garniture épaisse

- Utiliser comme bac collecteur pour les jus de viande/ la graisse résultant du rôtissage et du gril
- À utiliser avec la grille de cuisson
- À utiliser avec rails coulissants FlexiClips ou directement sur les grilles de support
- Dimensions : l x p x h : 72 x 36,6 x 5,6 cm
- Pour les appareils de 90 cm de large des générations H 2000/H 6000/H 7000

Réf. 9520680

249,99 €\*



### Grille de cuisson HGBB 71

Pour HUBB avec revêtement PerfectClean

- Les jus de viande ou la graisse ne brûlent pas sur la surface ; idéal pour de délicieuses sauces
- Parfait pour utiliser la fonction AirFrying avec du poulet croustillant et des aliments gras
- Parfaitement adaptée à la plaque de cuisson multi-usages HUBB 71
- Dimensions : l x p x h : 40,3 x 38,5 x 2,5 cm
- Pour les fours des générations H 2000/H 6000/H 7000 avec enceinte de cuisson de 49 l et 76 l, ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC et DGC Pro

Réf. 9520630

112,99 €\*



### Moules ronds HBF 27-1/HBFL 27-1

Pour cuire les pizzas, les quiches ou les tartes

- Anti-adhésif, résistant aux égratignures grâce à PerfectClean
- Pas besoin de papier sulfurisé ou de graisse pour le réchauffage
- Particulièrement facile à nettoyer
- 27 cm de diamètre – à placer sur la grille

HBF 27-1 réf. 9520720

68,99 €\*

HBFL 27-1 avec logo Miele historique  
Réf. 9520730

79,99 €\*



### Grille de cuisson HGBB 91

Empêche les éclaboussures de graisse et réduit les efforts de nettoyage

- Les jus de viande ou la graisse ne brûlent pas sur la surface ; idéal pour de délicieuses sauces
- Parfait pour utiliser la fonction AirFrying avec du poulet croustillant et des aliments gras
- Parfaitement adaptée à la plaque de cuisson multi-usages HUBB 91
- Dimensions : l x p x h : 67,6 x 36,3 x 2,5 cm
- Pour les appareils de 90 cm de large des générations H 2000/H 6000/H 7000

Réf. 9520690

225,99 €\*



### Moule rond de cuisson et moule AirFry perforé HBFP 27-1

Moule rond de cuisson et moule AirFry perforé pour tout ce qui est croustillant

- Idéal pour le réchauffage avec la fonction HydraCook
- La perforation optimise la circulation d'air et permet d'utiliser la fonction AirFrying
- Idéal pour cuire petits pains, croissants, pizzas, tartes, etc.
- Nettoyage particulièrement facile grâce à la finition PerfectClean
- Pas besoin de papier sulfurisé ou de graisse pour le réchauffage
- 27 cm de diamètre – à placer sur la grille
- En ce qui concerne le four Dialog, il ne convient pas pour les modes de cuisson M Chef, mais uniquement pour les modes de cuisson conventionnels.

Réf. 10116800

74,99 €\*


# Grilles de cuisson

## Accessoires de cuisson



### Grilles de cuisson d'origine Miele

Complétez votre four, four Dialog ou four vapeur combiné Miele avec des grilles de cuisson supplémentaires. Ils vous permettent d'utiliser votre four à un degré beaucoup plus élevé et de cuire et de rôtir sur plusieurs niveaux de four en même temps, ce qui vous donne une plus grande flexibilité lors de la cuisson. Nos grilles de cuisson conviennent particulièrement bien comme surface pour placer des moules ou des plats à gratin. Ils conviennent également aux saucisses et à la viande si vous les aimez particulièrement croustillantes. La graisse qui s'écoule peut être récupérée dans les plaques de cuisson multi-usages Miele d'origine assorties, puis utilisée pour préparer une sauce délicieuse. Les grilles d'origine Miele sont également très faciles à utiliser : Elles peuvent être montrées sur les rails coulissants FlexiClips ou directement dans les grilles de support du four.



### PyroFit

Grâce à leur revêtement PyroFit, les grilles de support, les grilles de cuisson ainsi que les rails coulissants FlexiClips sont nettoyés de manière étincelante lors de chaque processus de nettoyage pyrolyse. Pendant le processus de nettoyage pyrolyse, les accessoires présentant ce revêtement de surface peuvent rester à l'intérieur de l'enceinte et sont nettoyés automatiquement en même temps.




### Grille de cuisson HBBR 71

Avec finition PerfectClean

- Pour poser les moules et les plats à rôtir sur le four
- Pour le gril, il suffit de le placer sur la plaque de cuisson multi-usages HUBB 71
- Nettoyage particulièrement facile grâce à la finition PerfectClean
- Dimensions : l x p x h : 44,4 x 38 x 2,5 cm
- Pour les appareils des générations H 2000/H 6000/H 7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l, ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC et DGC Pro

Réf. 9524950

87,99 €\*



### Grille de cuisson HBBR 92

Avec revêtement de surface PyroFit

- Pour poser les moules et les plats à rôtir sur le four
- Pour le gril, il suffit de le placer sur la plaque de cuisson multi-usages HUBB 91
- Nettoyage pratique et automatique dans le programme de nettoyage pyrolyse
- Dimensions : l x p x h : 71,6 x 36 x 3 cm
- Pour les appareils de 90 cm de large des générations H 2000/H 6000/H 7000

Réf. 9520700

213,99 €\*



### Poignée HEG

Pour retirer en toute sécurité des tablettes et des grilles chaudes bien remplies

- Pour soutenir les tablettes lourdes dès la façade de l'appareil, là où un soutien est nécessaire

Réf. 3985271

24,99 €\*



### Grille de cuisson HBBR 72

Avec revêtement de surface PyroFit

- Pour poser les moules et les plats à rôtir sur le four
- Pour le gril, il suffit de le placer sur la plaque de cuisson multi-usages HUBB 71
- Nettoyage pratique et automatique dans le programme de nettoyage pyrolyse
- Dimensions : l x p x h : 44,4 x 38 x 2,5 cm
- Pour les appareils des générations H 2000/H 6000/H 7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l

Réf. 9520640

112,99 €\*



### Pierre de cuisson Gourmet Miele HBS 70

Pour obtenir les mêmes résultats que lors d'une cuisson dans un four en pierre

- Pour cuire des pizzas, des tartes flambées, des fougasses, du pain et des petits pains
- Fabriquée à partir d'un matériau céramique spécial pour des résultats particulièrement nets et réguliers
- Les grands pores absorbent efficacement l'humidité de la pâte
- Conserve la chaleur jusqu'à 25 minutes sur la table en tant que plaque chauffante
- Nettoyage particulièrement facile grâce à l'émail de haute qualité
- Contenu : pierre de cuisson Gourmet et pelle en bois

Réf. 11901190

276,99 €\*

# Rails coulissants FlexiClips

## Accessoires pour gril



### Rails coulissants FlexiClips

Les rails coulissants FlexiClips permettent de dégager les plaques de cuisson, les grilles de cuisson et les plats à rôtir Gourmet de l'enceinte et de les maintenir en toute sécurité dans n'importe quelle position. Cela vous permet par exemple d'arroser ou de retourner facilement les aliments en dehors du four chaud sans risquer de vous brûler. En outre, les tablettes, grilles et plats à rôtir placés sur des rails coulissants FlexiClips peuvent être facilement déplacés vers d'autres niveaux de rangement.

Il est possible d'utiliser jusqu'à trois niveaux en même temps, car un maximum de trois paires de rails coulissants FlexiClips peuvent être insérées dans l'enceinte. Les rails coulissants FlexiClips se montent simplement sur les grilles de support du four.



### Rail coulissant FlexiClips HFC 71

HFC 71 à revêtement PerfectClean pour les appareils des générations H 2000 (sauf enceinte de 56 l), H 6000/7000 (sauf fours de 90 cm), ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC et DGC Pro

Réf. 9520660

213,99 €\*



### Rails coulissants FlexiClips HFC 72/HFC 92

HFC 72 compatible avec la pyrolyse pour les appareils de la génération H 2000 (sauf enceinte de 56 l), H 6000/7000 (sauf fours de 90 cm)

Réf. 9520670

249,99 €\*

HFC 92 compatible avec la pyrolyse pour les appareils de 90 cm de large de la génération H 6000/H 7000

Réf. 9520710

276,99 €\*



### Rail coulissant FlexiClips HFC 70-C

HFC 70-C pour les appareils de la génération H 2000 (sauf enceinte de 56 l), H 6000/7000 (sauf fours de 90 cm)

Réf. 10581490

160,99 €\*



### Rails coulissant FlexiClips HFC 70

HFC 70 pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour les fours vapeur combinés DGC XL à partir du numéro de fabrication 127273729 et DGC XXL

Réf. 9520650

180,99 €\*

| Combinaisons possibles pour les rails coulissants |             |                    |       |                 |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------|-----------------|
| Désignation                                       | H 2000/7000 |                    |       | DGC 7000 XL/XXL |
| Clip/Volume                                       | 49 l/76 l   | 49 l/76 l pyrolyse | 90 cm | 48 l/68 l       |
| HFC 70 C                                          | ◆           | ◆                  |       |                 |
| HFC 70                                            | ◆           | ◆                  |       | ◆               |
| HFC 71 Perfect Clean                              | ◆           | ◆                  |       | ◆               |
| HFC 72 PyroFit                                    |             | ◆                  |       | ◆               |
| HFC 92 PyroFit                                    |             |                    | ◆     |                 |

◆ = compatible



### Rails FlexiClip HFC 50

Adapté pour l'utilisation simultanée de niveaux de cuisson supplémentaires dans votre four multifonctions.

- Pour glisser des plats sur d'autres niveaux
- Accès confortable aux plats à rôtir sur chaque niveau
- Fixation simple sur les grilles du four
- Pour four H 2000, 56 L

Réf. 9170810

126,99 €\*

# Plats à rôtir Gourmet et couvercles



## Plats à rôtir Gourmet de Miele

Pour réussir rôtis, gratins, plats mijotés et bien plus encore, il existe un plat à rôtir Gourmet Miele d'origine adapté pour chaque four, four Dialog et four vapeur combiné Miele. Selon l'appareil, ils peuvent être insérés dans les grilles de support, sur les rails coulissants Comfort, les rails coulissants FlexiClips et/ou placés alternativement sur une grille de cuisson et de rôtissage. Les plats à rôtir Gourmet originaux de Miele sont fabriqués en Allemagne en aluminium moulé sous pression et sont dotés d'un revêtement anti-adhésif de haute qualité de la société ILAG. Cela empêche les aliments de coller et facilite le nettoyage.

Les plats à rôtir adaptés à l'induction sont dotés d'une base ferromagnétique.

## Couvercles de plat à rôtir Gourmet de Miele

Des couvercles en inox adaptés sont disponibles pour tous les plats à rôtir Gourmet. Ils ne sont pas fournis avec les plats à rôtir et peuvent être commandés séparément si nécessaire.



### Plat à rôtir Gourmet HUB 5000-M

- Pour rôtir, braiser et gratiner
- Capacité maximale d'environ 5 kg
- Dimensions extérieures: l x p x h: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Dimensions intérieures: l x p x h: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Pour les appareils des générations H 2000/H 6000/H 7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l, ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC et DGC Pro. Convient également aux tables de cuisson électriques classiques (pas pour les tables de cuisson au gaz et à induction).

Réf. 10314250

237,99 €\*



### Plat à rôtir Gourmet pour induction HUB 5001-M

- Pour rôtir, braiser et gratiner
- Capacité maximale d'environ 5 kg
- Dimensions extérieures: l x p x h: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Dimensions intérieures: l x p x h: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Pour les appareils des générations H 2000/H 6000/H 7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l, ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC et DGC Pro. Convient à toutes les tables de cuisson, à l'exception des tables de cuisson au gaz.

Réf. 10314270

314,99 €\*



### Couvercle de plat à rôtir Gourmet HBD 60-22

Pour les plats à rôtir Miele HUB 62-22, 5000-M et 5001-M

- En inox de grande qualité
- Ne convient pas pour les fours combinés micro-ondes ni pour les grils
- En ce qui concerne le four Dialog, il ne convient pas pour les modes de cuisson M Chef, mais uniquement pour les modes de cuisson conventionnels.
- Plats à rôtir non fournis

Réf. 5136950

124,99 €\*



### Plat à rôtir Gourmet pour induction HUB 5001-XL

Pour rôtir, braiser et gratiner

- Capacité maximale d'environ 8 kg
- Dimensions extérieures : l x p x h : 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
- Dimensions intérieures : l x p x h : 38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Pour les appareils des générations H 2000/H 6000/H 7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l, ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC et DGC Pro. Convient à toutes les tables de cuisson, à l'exception des tables de cuisson au gaz.

Réf. 10314310

377,99 €\*

### Couvercle de plat à rôtir Gourmet HBD 60-35

Pour les plats à rôtir Miele HUB 61-35 et HUB 5000-XL

- En inox de grande qualité
- Ne convient pas pour les fours combinés micro-ondes ni pour les grils
- Plats à rôtir non fournis
- Ne convient pas pour les fours compacts encastrables
- Dimensions : l x p x h : 39,0 x 35,5 x 13,4 cm

Réf. 5136960

149,99 €\*

| Options de combinaison pour les plats à rôtir Gourmet    |           |           |              |       |           |                          |         |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------|-----------|--------------------------|---------|
| Désignation                                              | Couvercle |           | H 2000/7000  |       | H 7000 BM | DGC 7000<br>DGC 7000 Pro | DO 7000 |
|                                                          | HBD 60-22 | HBD 60-35 | 49 l<br>76 l | 90 cm |           |                          |         |
| <b>Pour tables de cuisson électriques</b>                |           |           |              |       |           |                          |         |
| HUB 5000-M                                               | ♦         |           | ♦            | R     |           | ♦                        |         |
| <b>Pour tables de cuisson électriques et à induction</b> |           |           |              |       |           |                          |         |
| HUB 5001-M                                               | ♦         |           | ♦            | R     |           | ♦                        |         |
| HUB 5001-XL                                              |           | ♦         | ♦            | R     |           | ♦                        |         |
| HUB 62-22                                                | ♦         |           |              | R     | E1        |                          | ♦       |
| HUB 62-35                                                |           | ♦         |              | R     | E1        |                          |         |

♦ = Compatible

■ = Plat à rôtir adapté aux grilles de support et aux rails coulissants FlexiClips (selon l'appareil)

R= Le plat à rôtir Gourmet ne peut être utilisé que sur une grille

E1= Le plat à rôtir Gourmet ne peut être utilisé que sur une grille du niveau 1

\* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

# Accessoires pour fours vapeur

## Plats de cuisson vapeur et couvercles



Nous proposons une large gamme de plats de cuisson vapeur pratiques et de grande qualité pour que vous puissiez utiliser votre four vapeur comme bon vous semble. Les plats de cuisson vapeur solides conviennent à la cuisson des aliments en sauce et en bouillon, ainsi qu'à la cuisson des aliments qui gonflent dans l'eau tels que les pâtes et le riz. Les grands plats de cuisson vapeur non perforés conviennent parfaitement à la préparation de soupes, de gratins et de plats cuits au four. Les plats de cuisson vapeur perforés sont parfaits pour blanchir ou cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre qui ne sont pas cuits dans une sauce ou un bouillon. Les plats de cuisson vapeur perforés sont également idéaux pour la décongélation. Tous les plats de cuisson vapeur Miele sont des accessoires de qualité professionnelle, sont fabriqués en inox de 0,6 mm d'épaisseur (surface traitée) et sont fabriqués en Europe.

# Accessoires pour fours vapeur et fours vapeurs micro-ondes combinés



## Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 50 40

Pour la préparation de plats en sauce, fonds ou à l'eau (par ex riz, pâtes)

- Capacité: 2,2 , volume utile: 1,6 l
- Dimensions extérieures: l x p x h: 375 x 197 x 40 mm
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
- Ne convient pas pour une utilisation dans un four micro-ondes!

Réf. 10168200

30,99 €\*



## Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 100 40

Pour la préparation de plats en sauce, fonds ou à l'eau (par ex riz, pâtes)

- Capacité: 4,0 , volume utile: 3,4 l
- Dimensions extérieures: l x p x h: 375 x 400 x 40 mm
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
- Ne convient pas pour une utilisation dans un four micro-ondes!

Réf. 10170290

48,99 €\*



## Couvercle de plat de cuisson vapeur DGD 50

Pour couvrir les plats de cuisson vapeur lors de diverses applications spéciales (par ex. faire fondre du chocolat) ainsi que pour réchauffer et conserver les aliments après la cuisson.

- Dimensions extérieures: l x p: 375 x 197 mm
- Compatible avec les plats de cuisson vapeur d'une profondeur de 197 mm (DGG 50 40, DGG 50 80, DGG 50 120)
- Ne convient pas pour une utilisation dans un four à micro-ondes

Réf. 11323340

36,99 €\*



## Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 50 80

Pour la préparation de plats en sauce, fonds ou à l'eau (par ex riz, pâtes)

- Capacité: 4,2 , volume utile: 3,6 l
- Dimensions extérieures: l x p x h: 375 x 197 x 80 mm
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
- Ne convient pas pour une utilisation dans un four micro-ondes!

Réf. 10168230

43,99 €\*



## Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 50 40

Pour blanchir ou cuire des légumes, du poisson, de la viande, des pommes de terre, etc.

- Capacité: 2,2 , volume utile: 1,6 l
- Dimensions extérieures: l x p x h: 375 x 197 x 40 mm
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
- Ne convient pas pour une utilisation dans un four micro-ondes!

Réf. 10168190

48,99 €\*



## Plat en verre peu profond DMGS 100 30

Pour la préparation de plats en mode micro-ondes

- Également utile comme bac collecteur d'eau de dégivrage lors de l'utilisation de la fonction vapeur
- Dimensions extérieures: l x p x h: 375 x 394 x 30 mm
- Convient pour DGM 7000

Réf. 11695610

67,99 €\*



## Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 50 120

Pour la préparation de soupe et de plats en sauce, fonds ou à l'eau (par ex riz, pâtes)

- Capacité: 5,5 l
- Dimensions extérieures: l x p x h: 375 x 197 x 120 mm
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
- Ne convient pas pour une utilisation dans un four micro-ondes!

Réf. 11323320

62,99 €\*



## Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 100 40

Pour blanchir ou cuire des légumes, du poisson, de la viande, des pommes de terre, etc.

- Capacité: 4,0 , volume utile: 3,4 l
- Dimensions extérieures: l x p x h: 375 x 400 x 40 mm
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
- Ne convient pas pour une utilisation dans un four micro-ondes!

Réf. 10170300

62,99 €\*

# Accessoires pour fours vapeur combinés



**Plat de cuisson vapeur non perforé  
DGG 20**

Pour la préparation de plats en sauce, fonds ou à l'eau (par ex riz, pâtes)

- Capacité : 2,4 , volume utile : 1,8 l
- Dimensions extérieures : l x p x h : 450 x 190 x 40 mm
- Sur mesure pour les fours vapeur combinés DGC et DGC Pro de Miele

Réf. 8246340

50,99 €\*



**Plat de cuisson vapeur non perforé  
DGG 12**

Pour la préparation de plats en sauce, fonds ou à l'eau (par ex riz, pâtes)

- Capacité : 5,4 , volume utile : 3,3 l
- Dimensions extérieures : l x p x h : 448 x 386 x 40 mm
- Sur mesure pour les fours vapeur combinés DGC et DGC Pro de Miele

Réf. 10515380

83,99 €\*



**Plat de cuisson vapeur perforé  
DGGL 20**

Pour blanchir ou cuire des légumes, du poisson, de la viande, des pommes de terre, etc.

- Capacité : 2,4 , volume utile : 1,8 l
- Dimensions extérieures : l x p x h : 448 x 190 x 40 mm
- Sur mesure pour les fours vapeur combinés DGC et DGC Pro de Miele

Réf. 8285410

62,99 €\*



**Plat de cuisson vapeur perforé  
DGGL 12**

Pour blanchir ou cuire des légumes, du poisson, de la viande, des pommes de terre, etc.

- Capacité : 5,4 , volume utile : 3,3 l
- Dimensions extérieures : l x p x h : 448 x 386 x 40 mm
- Sur mesure pour les fours vapeur combinés DGC et DGC Pro de Miele

Réf. 8249430

87,99 €\*



# Accessoires pour les fours vapeur posables et les fours vapeur haute pression



## Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 2

Pour la préparation de plats en sauce, fonds ou à l'eau (par ex riz, pâtes)

- Capacité : 2,5 , volume utile : 2,0 l
- Dimensions extérieures : l x p x h : 325 x 176 x 60 mm

Réf. 5001390

41,99 €\*



## Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 9

Pour la préparation de plats en sauce, fonds ou à l'eau (par ex riz, pâtes)

- Capacité : 5,7 , volume utile : 4,2 l
- Dimensions extérieures : l x p x h : 325 x 176 x 150 mm

Réf. 8015103

62,99 €\*



## Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 8

Pour blanchir ou cuire des légumes, du poisson, de la viande, des pommes de terre, etc.

- Capacité : 2,0 , volume utile : 1,7 l
- Dimensions extérieures : l x p x h : 325 x 265 x 40 mm
- Ne convient pas aux fours vapeur haute pression Miele

Réf. 8227240

52,99 €\*



## Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 3

Pour la préparation de plats en sauce, fonds ou à l'eau (par ex riz, pâtes)

- Capacité : 4,0 , volume utile : 3,1 l
- Dimensions extérieures : l x p x h : 325 x 265 x 65 mm
- Ne convient pas aux fours vapeur haute pression Miele

Réf. 5001400

50,99 €\*



## Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 1

Pour blanchir ou cuire des légumes, du poisson, de la viande, des pommes de terre, etc.

- Capacité : 1,5 , volume utile : 0,9 l
- Dimensions extérieures : l x p x h : 325 x 176 x 40 mm

Réf. 5001370

43,99 €\*



## Couvercle en inox avec poignée DGD 1/2

Pour plats de cuisson vapeur

- Inox
- Dimensions extérieures : l x p : 325 x 265 mm
- Pour plats de cuisson vapeur DGG 3

Réf. 7623900

36,99 €\*



## Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 7

Pour la préparation de plats en sauce, fonds ou à l'eau (par ex riz, pâtes)

- Capacité : 4,0 , volume utile : 2,8 l
- Dimensions extérieures : l x p x h : 325 x 176 x 100 mm

Réf. 8019361

50,99 €\*



## Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 4

Pour blanchir ou cuire des légumes, du poisson, de la viande, des pommes de terre, etc.

- Capacité : 4,0 , volume utile : 3,1 l
- Dimensions extérieures : l x p x h : 325 x 265 x 60 mm
- Ne convient pas aux fours vapeur haute pression Miele

Réf. 5379570

68,99 €\*



## Couvercle en inox avec poignée DGD 1/3

Pour plats de cuisson vapeur

- Inox
- Dimensions extérieures : l x p : 325 x 176 mm
- Pour les plats de cuisson vapeur DGG 2, DGG 7 et DGG 9

Réf. 8109071

24,99 €\*

# Options de combinaison des plats de cuisson vapeur

## Autres accessoires pour les fours vapeur

| Options de combinaison des plats de cuisson vapeur |              |                                   |                                      |                       |                             |                    |         |        |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------|--------|
|                                                    | Fours vapeur | Fours vapeur micro-ondes combinés | Fours vapeur combinés DGC et DGC Pro | Fours vapeur posables | Fours vapeur haute pression | Couvercles en inox |         |        |
| Niche d'encastrement                               | 45 cm        | 45 cm                             | 45 cm/60 cm                          | 38 cm                 | 38 cm                       | DGD 1/2            | DGD 1/3 | DGD 50 |
| DGG 50 40                                          | ♦            | ♦                                 |                                      |                       |                             |                    |         | ♦      |
| DGG 50 80                                          | ♦            | ♦                                 |                                      |                       |                             |                    |         | ♦      |
| DGG 50 120                                         | ♦            | ♦                                 |                                      |                       |                             |                    |         | ♦      |
| DGG 100 40                                         | ♦            | ♦                                 |                                      |                       |                             |                    |         |        |
| DGGL 50 40                                         | ♦            | ♦                                 |                                      |                       |                             |                    |         |        |
| DGGL 100 40                                        | ♦            | ♦                                 |                                      |                       |                             |                    |         |        |
| DGG 20                                             |              |                                   | ♦                                    |                       |                             |                    |         |        |
| DGGL 20                                            |              |                                   | ♦                                    |                       |                             |                    |         |        |
| DGG 12                                             |              |                                   | ♦                                    |                       |                             |                    |         |        |
| DGGL 12                                            |              |                                   | ♦                                    |                       |                             |                    |         |        |
| DGG 2                                              |              |                                   |                                      | ♦                     | ♦                           |                    | ♦       |        |
| DGG 3                                              |              |                                   |                                      | ♦                     |                             | ♦                  |         |        |
| DGG 7                                              |              |                                   |                                      | ♦                     | ♦                           |                    | ♦       |        |
| DGG 9                                              |              |                                   |                                      | ♦                     | ♦                           |                    | ♦       |        |
| DGGL 1                                             |              |                                   |                                      | ♦                     | ♦                           |                    |         |        |
| DGGL 4                                             |              |                                   |                                      | ♦                     |                             |                    |         |        |
| DGGL 8                                             |              |                                   |                                      | ♦                     |                             |                    |         |        |

♦ = compatible



### Bandeau de compensation AB 45-7

- Pour une niche d'encastrement de 45 cm
- Grâce à ce bandeau de compensation, l'appareil s'insère parfaitement dans la niche d'encastrement
  - Moins de traces de doigt et facile à nettoyer – CleanSteel®Inox antirace
  - Parfaite harmonie avec la couleur de l'appareil combiné

AB 45-7 CleanSteel®Inox antirace, pour combinaison avec DGD 7035, réf. 9350640 113,99 €\*

AB 45-7L noir obsidien, à combiner avec DGD 7635 EDST/CLST et DGD 7635 OBSW Réf. 9350620 175,99 €\*



### Baguette de finition ESWKL 60

- Pour tiroirs chauffants Gourmet Generation 7000 ESW
- Dissimulation idéale du bord du meuble entre deux appareils encastrés verticalement
  - Parfaite harmonie avec la couleur de l'appareil combiné
  - Compatible avec les tiroirs noir obsidienne et ESW 7020

Réf. 11179710 noir profond 75,99 €\*

\* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

# Accessoires pour les appareils micro-ondes et les fours combinés micro-ondes



**Plat en verre d'origine Miele  
HGS 100**

- Pour les fours combinés micro-ondes Miele
- Idéal pour les plats au four, les gratins et les gâteaux
  - Gain de temps lors du réchauffage en mode combiné
  - Permet un contrôle continu du processus de cuisson
  - Dimensions extérieures : l x p : 45,5 x 35,3 mm

Réf. 11514090

74,99 €\*



**Plat en verre rond ou  
plat à tarte MBFG 30**

- Pour la cuisson et le rôtissage (lèche-frite)
- En verre borosilicate résistant aux rayures
  - Résiste à la température jusqu'à 300 °C
  - Pour les micro-ondes de 46 l
  - Adapté à tous les fours pour tous les modes de cuisson.
  - Diamètre 30 cm

Réf. 9711960

36,99 €\*

## Accessoires pour les fours micro-ondes



**Bandeau de compensation  
AB 36-1**

- Pour les niches de 36 cm en association avec le micro-ondes M 2230/34
- Grâce à ce bandeau de compensation, l'appareil s'insère parfaitement dans la niche d'encastrement
  - Parfaite harmonie avec la couleur de l'appareil combiné
  - Compatible avec les appareils noir obsidien

Réf. 11302940 noir profond

124,99 €\*



**Bandeau de compensation  
AB 38-2**

- Pour les niches de 38 cm en association avec le micro-ondes M 2230/34
- Grâce à ce bandeau de compensation, l'appareil s'insère parfaitement dans la niche d'encastrement
  - Parfaite harmonie avec la couleur de l'appareil combiné
  - Compatible avec les appareils noir obsidien

Réf. 11302950 noir profond

124,99 €\*




**Bandeaux de compensation  
AB 42-1**

- Pour les niches de 42 cm en association avec le micro-ondes M 2230/34
- Ajustement optimal de l'appareil dans la niche grâce au bandeau de compensation
  - Parfaite harmonie avec la couleur de l'appareil combiné
  - Compatible avec les appareils noir obsidien/blanc brillant

Réf. 12556090 noir profond  
Réf. 12556070 blanc brillant

187,99 €\*  
187,99 €\*

## Accessoires pour installation de fours dans une niche de 75cm de large



**Bandeau de compensation  
AB 45-2**

- Pour les niches de 45 cm en association avec M 2230/34
- Grâce à ce bandeau de compensation, l'appareil s'insère parfaitement dans la niche d'encastrement
  - Parfaite harmonie avec la couleur de l'appareil combiné
  - Compatible avec les appareils noir obsidien

Réf. 11302960 noir profond

187,99 €\*




**Adaptateur appareils encastrables  
45cm de hauteur EBA 7475**

- Adaptateur d'encastrement pour meubles de cuisine de 75 cm de largeur pour le montage d'un appareil encastrable, largeur 60 cm x hauteur 45 cm.
- Pour appareils encastrables compacts : four, four vapeur, micro-ondes, cave à vin
  - Composé de deux panneaux en verre et de matériel de montage
  - Une forme et une couleur parfaitement adaptée à votre appareil
  - Pour la combinaison avec des appareils en noir obsidien

Réf. 12679930

299.99 €\*



**Adaptateur appareils encastrables  
60cm de hauteur EBA 7675**

- Adaptateur d'encastrement pour meubles de cuisine de 75 cm de largeur pour le montage d'un appareil encastrable, largeur 60 cm x hauteur 60 cm.
- Pour les fours et les fours vapeur combinés
  - Composé de deux panneaux en verre et de matériel de montage
  - Une forme et une couleur parfaitement adaptée à votre appareil
  - Pour la combinaison avec des appareils en noir obsidien

Réf. 12679970

299.99 €\*

# Accessoires pour tiroirs de mise sous vide



## Petits sachets de mise sous vide VB 1828

Pour le stockage et la cuisson sous vide d'aliments liquides et solides

- Peuvent être chauffés jusqu'à deux heures à 90 °C
- Pour une conservation au réfrigérateur ou au congélateur
- Protège des brûlures de congélateur
- Lisse et résistant à la déchirure
- Contenu : 50 sachets, 180 x 280 mm

Réf. 10380620

43,99 €\*



## Grands sachets de mise sous vide VB 2435

Pour le stockage et la cuisson sous vide d'aliments liquides et solides

- Peuvent être chauffés jusqu'à deux heures à 90 °C
- Pour une conservation au réfrigérateur ou au congélateur
- Protège des brûlures de congélateur
- Lisse et résistant à la déchirure
- Contenu : 50 sachets, 240 x 350 mm

Réf. 10380630

50,99 €\*

\* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

# Autres accessoires pour appareils encastrables

## Poignées d'appareils et autres accessoires de montage



### Kit déco DS 7000 PureLine

Poignée pour équiper les fours, fours Dialog, fours vapeur, fours vapeur combinés et micro-ondes au design PureLine de la génération 7000

- À assortir aux poignées des appareils et aux poignées des meubles de cuisine
- Peut être installé sur les appareils ainsi que sur les meubles de cuisine
- Le remplacement de la poignée de tous les appareils avec fonction micro-ondes et du four Dialog ne peut être effectué que par un technicien SAV

Réf. 11345890 finition inox 152,99 €\*



### Kit déco DS 7000 VITRO

Poignée pour équiper les fours, fours Dialog, fours vapeur, fours vapeur combinés et micro-ondes au design VitroLine de la génération 7000

- À assortir aux poignées des appareils et aux poignées des meubles de cuisine
- Peut être installé sur les appareils ainsi que sur les meubles de cuisine
- Le remplacement de la poignée de tous les appareils avec fonction micro-ondes et du four Dialog ne peut être effectué que par un technicien SAV

Réf. 11345930 noir obsidien 288,99 €\*  
Réf. 11345950 gris graphite 288,99 €\*  
Réf. 11345940 blanc brillant 288,99 €\*



### Kit déco DS 7003 PureLine

Poignée pour équiper les fours, fours Dialog, fours vapeur, fours vapeur combinés et micro-ondes au design PureLine de la génération 7000 (Kit composé de trois poignées)

- À assortir aux poignées des appareils et aux poignées des meubles de cuisine
- Peut être installé sur les appareils ainsi que sur les meubles de cuisine
- Le remplacement de la poignée de tous les appareils avec fonction micro-ondes et du four Dialog ne peut être effectué que par un technicien SAV

Réf. 11345870 finition inox 251,99 €\*



### Baguette de finition HKL 60

Bandeau pour masquer le bord du meuble lorsque différents types d'appareils sont installés en combinaison

- Aspect harmonieux de l'installation grâce à la baguette de finition
- Pour la combinaison verticale d'appareils de 45 cm et 60 cm de haut

Réf. 7114780 CleanSteel Inox antitrace 62,99 €\*  
Réf. 5165170 noir profond 62,99 €\*  
Réf. 10410570 gris graphite 62,99 €\*  
Réf. 12838520 Pearl Beige 62,99 €\*

# Nouvelle batterie de cuisine M Sense

Rien ne brûle. Rien ne déborde.

## Découvrez une toute nouvelle façon de cuisiner.

Nos dernières tables de cuisson à induction KM 8000 et la batterie de cuisine connectée M Sense fonctionnent en parfaite harmonie, pour une expérience en cuisine plus simple, plus précise et plus agréable que jamais.

Grâce à une assistance intelligente intégrée, vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel : le rythme, la créativité et le plaisir de servir des plats parfaitement réussis, à chaque fois.



Les résultats peuvent varier selon le type de préparation et l'utilisation. Consultez le mode d'emploi afin d'éviter toute utilisation incorrecte.



### Plat à rôtir M Sense (20 cm/4 l) KMK 8420

Pour la cuisson assistée sur les tables de cuisson à induction M Sense

- Utilisation simple directement sur la batterie de cuisine
- Rien ne brûle et rien ne déborde grâce à la technologie de capteurs intégrée
- Plat à rôtir en inox de haute qualité avec base sandwich super thermique
- Couvercle avec écoulement de vapeur sur le côté
- Convient au lave-vaisselle (lavage à la main recommandé)
- Contenu : 1 casserole M Sense (20 cm/4 l) piles incl.

Réf. 12724200

349,99 €\*



### Kit de démarrage M Sense (2 pièces) KMTS 8602

Pour la cuisson assistée sur les tables de cuisson à induction M Sense

- Utilisation simple directement sur la batterie de cuisine
- Rien ne brûle et rien ne déborde grâce à la technologie de capteurs intégrée
- Plat à rôtir en inox de haute qualité avec base sandwich super thermique
- Couvercle avec écoulement de vapeur sur le côté
- Convient au lave-vaisselle (lavage à la main recommandé)
- Contenu : 1 plat à rôtir M Sense (20 cm/4 l), 1 poêle M Sense (28 cm)

Réf. 12915760

649,99 €\*



### Poêle M Sense (28 cm) avec revêtement anti-adhésif KMBP 8528

Pour la cuisson assistée sur les tables de cuisson à induction M Sense

- Utilisation simple directement sur la batterie de cuisine
- Rien ne brûle et rien ne déborde grâce à la technologie de capteurs intégrée
- Fond sandwich superthermique pour une excellente répartition de la chaleur
- Cuisson parfaite grâce au revêtement anti adhésif ILAG Professional S 3 couches
- Convient au lave-vaisselle (lavage à la main recommandé)
- Contenu : 1 poêle M Sense (28 cm) avec revêtement anti-adhésif piles incl.

Réf. 12724180

349,99 €\*



### Poêle M Sense (28 cm), sans revêtement KMBP 8428

Pour la cuisson assistée sur les tables de cuisson à induction M Sense.

- Utilisation simple directement sur la batterie de cuisine
- Rien ne brûle et rien ne déborde grâce à la technologie de capteurs intégrée
- Fond sandwich superthermique pour une excellente répartition de la chaleur
- En inox pour une performance durable, même à température élevée
- Convient au lave-vaisselle (lavage à la main recommandé)
- Contenu : 1 poêle M Sense (28 cm) piles incl.

Réf. 12724140

349,99 €\*



### Batterie de cuisine (quatre pièces) KMTS 8604

Pour la cuisson classique et assistée sur les tables de cuisson M Sense

- Plat à rôtir en inox de haute qualité avec base sandwich super thermique
- Couvercle avec écoulement de vapeur sur le côté
- Convient au lave-vaisselle (lavage à la main recommandé)
- Contenu : 1 plat à rôtir (16 cm/1,5 l), 1 casserole (16 cm/1,5 l)
- 1 plat à rôtir M Sense (20 cm/4 l), 1 poêle M Sense (28 cm)

Réf. 12915770

849,99 €\*



### Puissance auto-adaptative

La puissance s'ajuste automatiquement pendant la cuisson et la friture.

### DirectTouch

Sélectionnez un programme directement sur l'ustensile. Il s'occupe du reste.

### Compatible lave-vaisselle

La casserole et la poêle M Sense passent au lave-vaisselle pour un nettoyage simple et rapide.

### Économie d'énergie

Cuire avec un couvercle permet d'économiser jusqu'à 30 % d'énergie<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Comparaison basée sur l'ébullition de 2 litres d'eau avec et sans couvercle sur une durée d'environ 25 minutes.

# Accessoires pour tables de cuisson

## Batterie de cuisine parfaite



### Batterie de cuisine (quatre pièces) KMTS 5704-3

En inox robuste et de haute qualité, avec une finition brossée mate.

- Sortie de vapeur latérale ciblée grâce au couvercle optimisé pour les KMDA
- Fond sandwich superthermique pour une excellente répartition de la chaleur
- Graduation intérieure
- Pour toutes les tables de cuisson y compris à induction
- Poêle à frire avec revêtement antiadhésif à trois couches ILAG Professional S
- Contient : une poêle, un poêlon (1,5 l), deux casseroles (1,5 l/4 l)

Réf. 12625700

524,99 €\*



### Poêle (Ø 28 cm) KMBS 2800-3

En inox pour une performance durable, même à température élevée

- Fond sandwich superthermique pour une excellente répartition de la chaleur
- Chauffage efficace et homogène sur toutes les surfaces de cuisson
- En inox durable et de qualité
- Poignée inox sûre et ergonomique
- Revêtement antiadhésif à trois couches ILAG Professional S
- Utilisable au four jusqu'à 240 °C, la poignée peut chauffer dans le four

Réf. 12625710

167,99 €\*



### Couvercle pour poêle (Ø 28 cm) KMPD 2800-3

Pour la poêle Miele Ø 28 cm

- Sortie de vapeur latérale ciblée grâce au couvercle optimisé pour les KMDA
- Couvercle en verre pour garder un œil sur la cuisson
- Poignée thermoplastique – confortable et facile à utiliser
- Convient au lave-vaisselle (lavage à la main recommandé)
- Résiste au four jusqu'à 180 °C

Réf. 12625720

41,99 €\*



### Casserole (16 cm / 1.5 l) KMKT 1615-3

En inox robuste et de haute qualité, avec une finition brossée mate

- Sortie de vapeur latérale ciblée grâce au couvercle optimisé pour les KMDA
- Fond sandwich superthermique pour une excellente répartition de la chaleur
- Graduation intérieure
- Pour toutes les tables de cuisson y compris à induction
- Capacité : 1,5 litres

Réf. 12625730

135,99 €\*



### Casserole (20 cm / 4 l) KMKT 2040-3

En inox robuste et de haute qualité, avec une finition brossée mate

- Sortie de vapeur latérale ciblée grâce au couvercle optimisé pour les KMDA
- Fond sandwich superthermique pour une excellente répartition de la chaleur
- Graduation intérieure
- Pour toutes les tables de cuisson y compris à induction
- Capacité : 4 litres

Réf. 12625740

156,99 €\*



### Casserole (24 cm / 6 l) KMKT 2460-3

En inox robuste et de haute qualité, avec une finition brossée mate

- Sortie de vapeur latérale ciblée grâce au couvercle optimisé pour les KMDA
- Fond sandwich superthermique pour une excellente répartition de la chaleur
- Graduation intérieure
- Pour toutes les tables de cuisson y compris à induction
- Capacité : 6 litres

Réf. 12625750

169,99 €\*



### Casserole (16 cm/1,5 l) KMST 1615-3

En inox robuste et de haute qualité, avec une finition brossée mate

- Sortie de vapeur latérale ciblée grâce au couvercle optimisé pour les KMDA
- Fond sandwich superthermique pour une excellente répartition de la chaleur
- Graduation intérieure
- Pour toutes les tables de cuisson y compris à induction
- Capacité : 1,5 litres

Réf. 12672770

135,99 €\*




### Teppanyaki Gourmet KMTY

Expérience de cuisson inédite sur les tables de cuisson à induction Miele

- Pour préparer des plats légers et sains tels que les mets asiatiques
- Avec la fonction FixPosition – quatre Pieds en silicone assurent une bonne prise en main
- Friture homogène grâce à l'acier inox multicouche haut de gamme
- Idéal pour les tables de cuisson PowerFlex et l'induction FullFlex
- Ne convient pas aux tables de cuisson électriques et à gaz

Réf. 11555900

399,99 €\*



### Plaque pour gril Gourmet GGRP

Expérience culinaire de gril inédite sur tables de cuisson à induction Miele

- Le goût authentique des grillades au barbecue grâce au revêtement spécial
- Avec la fonction FixPosition – quatre Pieds en silicone assurent une bonne prise en main
- Revêtement anti-adhésif de haute qualité
- Optimisé pour la zone de cuisson PowerFlex et la table de cuisson Full Flex de Miele
- Ne convient pas aux tables de cuisson électriques et à gaz

Réf. 10009310

335,99 €\*

# Accessoires pour Tables 2-en-1, SmartLine et ProLine



En termes de dimensions et de fonctions, les accessoires pour Miele tables 2-en-1, ProLine et SmartLine sont spécialement conçus pour ces appareils et permettent une installation parfaite et une utilisation polyvalente. Résultats parfaits garantis.



## Jeu d'adaptation recyclage d'air DUU 1000-2

Pour CSDA 10x0, CSDA 7xxx FL, KMDA 7xxx, conversion de la hotte de table, de mode évacuation d'air à mode recyclage

- Montage avec une hauteur de socle supérieure à 100 mm
- Raccord d'évacuation d'air gauche, droite et/ou arrière, deux raccords compris
- Possibilité de réunion de plusieurs DUU 1000-2
- Filtre AirClean Longlife inclus (réactivable)
- Flux d'air uniforme en mode recyclage

Réf. 11207310

477,99 €\*




## Jeu d'adaptation recyclage d'air DUU 1500

Pour convertir KMDA 7272/7473/7676/7876 en mode recyclage d'air dirigé

- Montage avec une hauteur de socle supérieure à 100 mm
- Raccord d'évacuation d'air pour système de gaines plates à gauche, à droite ou à l'arrière
- Deuxième raccord d'évacuation d'air fourni
- Possibilité de raccorder plusieurs DUU 1500 pour un flux d'évacuation d'air plus régulier et moins de bruits liés à l'écoulement

Réf. 12226730

241,99 €\*



#### Plancha CSGP 1300

Pour griller et frire la viande, le poisson et les légumes entre autres

- Peut être utilisé des deux côtés, un côté nervuré, un côté lisse
- Parfaitement conçu pour l'élément Pro-Line CS 1312 BG de Miele
- En acier moulé avec émail spécial
- Poignée amovible pour droitiers et gauchers incluse
- Convient au gril CS 1312 BBQ

Réf. 7094100

256,99 €\*



#### FlameGuard CSFG 7000

Pour exploiter les éléments de gaz SmartLine avec un hotte de table CSDA 700x FL installée entre eux

- Fixé par aimants sur le côté de la hotte de table
- Empêche de manière fiable les flammes de gaz d'être aspirées dans la hotte de table

Réf. 10790580

188,99 €\*



#### Poêle wok CSWP 1450

Conçu pour s'adapter parfaitement à la zone évidée pour wok à induction de Miele

- Sans revêtement, pour la cuisson au wok traditionnelle
- Plus grande que les autres poêles wok du marché
- Support de casserole CSAG non fourni
- Convient à tous les woks à induction et à gaz

Réf. 7189720

495,99 €\*



#### Grille de recouvrement CSAD 7001

Convient aux hottes de table Smart-Line CSDA 700x FL

- Intégration à fleur de plan dans l'ouverture
- Reste dans l'appareil même pendant la cuisson

Réf. 11518970

230,99 €\*



#### Bande de raccordement CSZL 500

Pour associer plusieurs éléments ProLine dans une découpe

- Pour l'installation de plusieurs éléments en série
- Fourni avec des clips à ressort pour l'installation dans une découpe

Réf. 9156780

69,99 €\*



#### Bande de raccordement CSZL 1500

Pour associer plusieurs éléments ProLine dans une découpe

- Élégant – fourni avec une bande décorative en inox pour recouvrir les interstices
- Pour l'installation de plusieurs éléments en série
- Fourni avec des clips à ressort pour l'installation dans une découpe

Réf. 9102880

138,99 €\*



#### Bande de raccordement CSZL 7000


Pour associer plusieurs éléments SmartLine dans une découpe

- Pour l'installation de plusieurs éléments en série
- Fourni avec des clips à ressort pour l'installation du CSDA 700x FL dans une découpe

Réf. 10690630

75,99 €\*

## Accessoires pour Tables 2-en-1




**Filtre à charbon actif Active AirClean  
DKF 35-P**

À charbon actif pour KMDA 7272/7473/7676/7876

- Un air frais et sans odeur dans toute la cuisine
- Neutralise efficacement les odeurs de cuisson désagréables
- Émission sonore réduite grâce au matériau plissé
- Changement de filtre simple et rapide
- Pour maintenir la performance : remplacement du filtre recommandé tous les six mois
- Contenu : un filtre

Réf. 12041230

114,99 €\*




**Filtre AirClean Sensitive  
DKF 35-S**

Filtre à poussières fines avec charbon actif pour KMDA 7272/7473/7676/7876

- Neutralise efficacement les odeurs de cuisson désagréables
- Avec non-tissé à particules
- Réduit la poussière fine PM2,5 de 50 % (testé selon ISO 16890)
- Changement de filtre simple et rapide
- Pour maintenir la performance : remplacement du filtre recommandé tous les six mois
- Contenu : un filtre

Réf. 12187430

135,99 €\*



**Kit de rallonge  
DVS 150**

Kit de rallonge pour mode Plug&Play des KMDA 7272/7473/7676/7876 pour les armoires de grande profondeur

- Contenu : tube flexible en aluminium, raccord, collier de serrage

Réf. 12167200

57,99 €\*




**Grille de recouvrement noire  
DAAG 100**

Pour recouvrement du filtre à graisses de KMDA 7272/7473/7676/7876

- Intégration à fleur de plan dans l'ouverture
- Avec des barres de renfort en plastique noires

Réf. 12228470

104,99 €\*



**Grille de recouvrement inox  
DAAG 200**


Pour recouvrement du filtre à graisses de KMDA 7272/7473/7676/7876

- Intégration à fleur de plan dans l'ouverture
- Avec des barres de renfort en inox

Réf. 12228500

104,99 €\*

## Accessoires pour tables de cuisson et Tables 2-en-1



**Bande décorative latérale  
KMSL 520**

Barre latérale à revêtement spécial Diamond-Like-Carbon noir, installable ultérieurement pour les tables de cuisson sans cadre d'une profondeur de 520 mm

- Aspect noir de haute qualité en montage standard
- Protection de la vitrocéramique contre les chocs latéraux
- Revêtement spécial Diamond-Like-Carbon avec une résistance élevée aux rayures
- Installation simple sans silicone
- Compatible avec KM 7xxx FL et KMDA 7xxx FL
- Contenu : deux barres latérales


Réf. 12334700

155,99 €\*

\* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

# Accessoires pour Tables 2-en-1, SmartLine et ProLine

## Système de gaines plates pour hottes de table



**Gaine plate  
DFK-R 1000**

- Pour une conduite de l'air individuelle et efficace
- Pour une évacuation d'air hygiénique en mode évacuation d'air et mode recyclage
  - Propriétés de flux d'air optimales
  - Les réglementations nationales en matière de construction doivent être respectées
  - Plastique blanc, difficilement inflammable
  - Pièce droite de 1 m de long

Réf. 10811340

57,99 €\*



**Pièce de raccordement pour gaine plate  
DFK-V**

- Pour une conduite de l'air individuelle et efficace
- Pour une évacuation d'air hygiénique en mode évacuation d'air et mode recyclage
  - Propriétés de flux d'air optimales
  - Les réglementations nationales en matière de construction doivent être respectées
  - Plastique blanc, difficilement inflammable
  - Raccord pour les gaines plates et droites

Réf. 10811360

31,99 €\*

### Diversité et flexibilité

Les hottes de table Miele sont flexibles à tous points de vue : Leur ventilateur interne est adapté aussi bien pour le mode évacuation d'air extrêmement efficace que pour un mode recyclage. Pour l'évacuation des buées vers l'extérieur ou pour un recyclage d'air dirigé en dehors du meuble bas, nous proposons une multitude de segments de gaines différents. Chaque article prend en charge la puissance d'aspiration maximale des hottes de table.

Toutes les pièces sont compatibles entre elles. Des bandes d'étanchéité appropriées sont également disponibles pour assurer que les raccordements des différentes sections de la conduite sont étanches à l'air.



**Coude de gaine plate  
DFK-BH 90**

- Pour une conduite de l'air individuelle et efficace
- Pour une évacuation d'air hygiénique en mode évacuation d'air et mode recyclage
  - Canalisation du flux d'air d'une manière intégrée pour des propriétés de flux d'air optimales
  - Les réglementations nationales en matière de construction doivent être respectées
  - Plastique blanc, difficilement inflammable
  - Coude horizontal à 90°

Réf. 10811390

57,99 €\*



**Compensation de longueur pour gaine plate  
DFK-L**

- Pour une conduite de l'air individuelle et efficace
- Pour une évacuation d'air hygiénique en mode évacuation d'air et mode recyclage
  - Propriétés de flux d'air optimales
  - Les réglementations nationales en matière de construction doivent être respectées
  - Plastique blanc, difficilement inflammable
  - Pièce de raccordement pour gaines plates (à pousser) 150 mm

Réf. 11051270

57,99 €\*



**Coude de gaine plate  
DFK-BV 90**

- Pour une conduite de l'air individuelle et efficace
- Pour une évacuation d'air hygiénique en mode évacuation d'air et mode recyclage
  - Canalisation du flux d'air d'une manière intégrée pour des propriétés de flux d'air optimales
  - Les réglementations nationales en matière de construction doivent être respectées
  - Plastique blanc, difficilement inflammable
  - Coude vertical 90°, 170 mm de profondeur et de hauteur

Réf. 10811410

57,99 €\*

# Accessoires pour Tables 2-en-1, SmartLine et ProLine

## Système de gaines plates pour hottes de table



### Adaptateur pour gaine plate DFK-A

- Pour une conduite de l'air individuelle et efficace
- Pour une évacuation d'air hygiénique en mode évacuation d'air et mode recyclage
  - Propriétés de flux d'air optimales
  - Les réglementations nationales en matière de construction doivent être respectées
  - Plastique blanc, difficilement inflammable
  - Adaptateur, rectangulaire vers rond

Réf. 10811430

57,99 €\*



### Adaptateur pour gaine plate DFK-AK 90

- Pour une conduite de l'air individuelle et efficace
- Pour une évacuation d'air hygiénique en mode évacuation d'air et mode recyclage
  - Canalisation du flux d'air d'une manière intégrée pour des propriétés de flux d'air optimales
  - Les réglementations nationales en matière de construction doivent être respectées
  - Plastique blanc, difficilement inflammable
  - Adaptateur, rectangulaire vers rond 90°

Réf. 11590720

57,99 €\*



### Coude de gaine plate DFK-BH 45

- Pour une conduite de l'air individuelle et efficace
- Pour une évacuation d'air hygiénique en mode évacuation d'air et mode recyclage
  - Canalisation du flux d'air d'une manière intégrée pour des propriétés de flux d'air optimales
  - Les réglementations nationales en matière de construction doivent être respectées
  - Plastique blanc, difficilement inflammable
  - Coude horizontal à 45°

Réf. 10811450

57,99 €\*



### Coude de gaine plate DFK BH 15

- Pour une conduite de l'air individuelle et efficace
- Pour une évacuation d'air hygiénique en mode évacuation d'air et mode recyclage
  - Canalisation du flux d'air d'une manière intégrée pour des propriétés de flux d'air optimales
  - Les réglementations nationales en matière de construction doivent être respectées
  - Plastique blanc, difficilement inflammable
  - Coude horizontal à 15°

Réf. 10811460

52,99 €\*



### Coude de gaine plate DFK BVK 90

- Pour une conduite de l'air individuelle et efficace
- Pour une évacuation d'air hygiénique en mode évacuation d'air et mode recyclage
  - Canalisation du flux d'air d'une manière intégrée pour des propriétés de flux d'air optimales
  - Les réglementations nationales en matière de construction doivent être respectées
  - Plastique blanc, difficilement inflammable
  - Coude vertical 90°, 150 mm de profondeur et de hauteur

Réf. 10811470

57,99 €\*




### Bande d'étanchéité DFK-DB

- Pour le système de gaines plates Miele DFK
- Pour sceller les transitions entre les gaines plates
  - Couleur: blanc
  - Longueur: 10 m

Réf. 10820390

19,99 €\*



### Kit de gaine plate pour recyclage d'air DFKS-U

- Pour CSDA 10x0, CSDA 700x, KMDA 7476/7774/7774-1/763x
- Pour un flux d'air hygiénique et personnalisé en mode recyclage
  - Avec kit de recyclage (DUU 1000-2) + 1 x connecteur (DFK-V), 2 x coude (DFK-BV 90) + 1 x coude (DFK-BH 90) + 2 x 1 m (DFK-R1000), 1 x compensation de longueur (DFK-L) + 1 x bande d'étanchéité (DFK-DB)
  - Les réglementations nationales en matière de construction doivent être respectées
  - Alignement simplifié et prix avantageux de kit

Réf. 11250350

755,99 €\*



### Kit de gaine plate pour évacuation d'air DFKS-A-1

- Pour CSDA 10x0, CSDA 700x, KMDA 7476/7774/7774-1/763x
- Pour un flux d'air personnalisé en mode évacuation d'air
  - Avec boîtier mural (DMK150-1) + 1 x adaptateur (DFK-A) + 1 x adaptateur (DFKAK90) + 1 x coude (DFK-BV°90)°+°1 x°coude (DFK-BH 90)°+°1 x 1 m (DFK-R1000), 1 x°bande d'étanchéité (DFK-DB)
  - Les réglementations nationales en matière de construction doivent être respectées
  - Éléments conduits en plastique blanc, difficilement inflammable

Réf. 11737480

561,99 €\*



### Kit de gaine plate de base DFKS

- Pour CSDA 10x0, CSDA 700x, KMDA 7476/7774/7774-1/763x
- Pour un flux d'air personnalisé en mode évacuation d'air
  - 2 x coude (DFK-BV 90) + 1 x coude (DFK-BH 90) + 1 x 1 m (DFK-R1000), 1 x bande d'étanchéité (DFK-DB)
  - Les réglementations nationales en matière de construction doivent être respectées
  - Alignement simplifié et prix avantageux de kit

Réf. 11306320

214,99 €\*




#### Kit de gaine plate pour recyclage d'air DFKS-UR

Pour KMDA 7272/7473/7676/7876

- Contenu : 1 x DFK-AK 90, 1 x DFK- BV 90, 1 x DFK-BH 90, 2 x DFK-R 1000, 1 x DFK-L, 1 x DFK-V, 1 x DKF-DB, 1 x DUU 1500
- Couvre de nombreuses situations d'installation
- Facilite la planification
- Réduction de l'emballage
- Kit plus économique

Réf. 12226890

482,99 €\*



#### Kit de gaine plate pour évacuation DFKS-AR

Pour KMDA 7272/7473/7676/7876

- Contenu : 2 x DFK-AK 90, 1 x DFK-BH 90, 2 x DFK-R 1000, 1 x DFK-A, 1 x DKF-DB, 1 x DMK 150-1
- Couvre de nombreuses situations d'installation
- Facilite la planification
- Réduction de l'emballage
- Kit plus économique

Réf. 12226910

524,99 €\*



#### Kit de gaine plate pour recyclage d'air DFKS-R

Pour KMDA 7272/7473/7676/7876

- Contenu : 1 x DFK-AK 90, 1 x DFK- BV 90, 1 x coude DFK-BH 90, 1 x DFK-R 1000, 1 x DKF-DB
- Couvre de nombreuses situations d'installation
- Facilite la planification
- Réduction de l'emballage
- Kit plus économique

Réf. 12226740

199,99 €\*

# Accessoires pour hottes

Dites adieu aux odeurs dans la cuisine



## Hottes avec mode évacuation d'air

En mode évacuation d'air, l'air est extrait et canalisé vers l'extérieur du bâtiment. Les filtres à charbon actif ne sont pas nécessaires pour ce mode de cuisson.

Toutefois, les filtres à graisses de votre hotte à recyclage doivent être nettoyés régulièrement dans un lave-vaisselle, tant pour le mode recyclage que pour le mode évacuation d'air.


## Hottes avec mode recyclage

Les hottes à recyclage aspirent les vapeurs de cuisson et filtrent les particules de graisse et les odeurs à l'aide de différents filtres. L'air purifié retourne dans la pièce.

Les filtres à charbon actif jetables des hottes à recyclage d'air doivent être remplacés régulièrement. Le voyant de votre hotte Miele vous indique quand changer le filtre à charbon actif.

Nous proposons certains filtres à charbon actif en tant que filtres Longlife AirClean réactivables. Il suffit de les réactiver dans un four tous les six mois (voir le mode d'emploi du filtre). Ces filtres possèdent une durée de vie de trois ans et sont moins chers que les filtres jetables, à condition de respecter les intervalles de maintenance.






#### Filtre à charbon actif DKF 9-P

Pour la hotte à recyclage Miele DA 249-4  
• Contenu : un filtre

Réf. 11762570

98,99 €\*




#### Filtre à charbon actif DKF 11-P

Pour les hottes à recyclage Miele DA 59xx W et  
DA 7198 W

• Contenu : un filtre

Réf. 11762530

98,99 €\*



#### Filtre à charbon actif DKF 12-P

Pour de nombreuses hottes à recyclage Miele, sauf  
DA 18x/1867/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60 x 6/670x/  
6890/70xx

• Contenu : un filtre

• Également en pack économie de deux ou quatre  
(DKF 16-P/DKF 17-P)

Réf. 11762580

98,99 €\*




#### Filtre à charbon actif DKF 13-P

Pour les hottes à recyclage Miele  
DA 3366/3466/3496

• Contenu : un filtre

Réf. 11762540

98,99 €\*




#### Filtre à charbon actif DKF 15-P

Pour les hottes à recyclage Miele DA 25xx/DA2450/-  
1/2580

• Contenu : deux filtres

Réf. 11762550

149,99 €\*



#### Filtre à charbon actif DKF 16-P


Pour la hotte à recyclage Miele DA 7006 D

• Contenu : deux filtres (2x DKF 12-P)

• Également en pack économie de deux (DKF 17-P)

Réf. 11762660

149,99 €\*




#### Filtre à charbon actif DKF 17-P

Pour la hotte à recyclage Miele DA 700x D

• Contenu : quatre filtres (4 x DKF 12-P)

Réf. 11762670

276,99 €\*



#### Filtre à charbon actif DKF 18-P

Pour les hottes à recyclage Mie-

le DA 12xx/280x/290x/670x


• Dimensions : l x p x h : 10 x 43 x 2 cm

• Contenu : un filtre

• Également en pack économie de deux ou quatre  
(DKF 20-P/DKF 21-P)

Réf. 11762600

89,99 €\*



#### Filtre à charbon actif DKF 19-P


Pour les hottes à recyclage Mie-

le DA 23x0/266x/269x/35xx/36xx

• Contenu : deux filtres

Réf. 11762560

98,99 €\*



#### Filtre à charbon actif DKF 20-P


Pour le jeu d'adaptation recyclage d'air DUU 2900  
de Miele

• Contenu : deux filtres (2 x DKF 18-P)

• Également en pack économie de deux (DKF 21-P)

Réf. 11762610

149,99 €\*



#### Filtre à charbon actif DKF 21-P

Pour la hotte à recyclage Miele DA 6708 D

• Contenu : quatre filtres (4 x DKF 18-P)

Réf. 11762630

276,99 €\*

\* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

# Accessoires pour hottes

## Filtres à charbon actif




**Filtre à charbon actif  
DKF 22-1**

Pour la hotte à recyclage Miele DA 6890  
• Dimensions : l x p x h : 23,5 x 29,5 x 1 cm  
• Contenu : deux filtres

Réf. 9812030

149,99 €\*




**Filtre à charbon actif  
DKF 25-P**

Pour les hottes à recyclage Miele  
DA 60x6 W/679x W/699x W/769x W  
• Contenu : un filtre

Réf. 11762650

98,99 €\*




**Filtre à charbon actif  
DKF 29**

Pour les hottes à recyclage Miele  
DA 909x W/929x W et DAH 1x5x, DAH 2x60,  
DAH 4xx0  
• Dimensions : l x p x h : 31,7 x 18,2 x 4,5 cm  
• Contenu : un filtre

Réf. 11292130

112,99 €\*




**Filtre AirClean Sensitive  
DKF 29-S**

Filtre à poussières fines avec charbon actif pour  
hottes à recyclage Miele DA 929x W et DAH 1x5x,  
DAH 2x60, DAH 4xx0  
• Contenu : un filtre

Réf. 12069710

125,99 €\*




**Filtre à charbon actif  
DKF 30-P**

Pour la hotte à recyclage Miele DAD 4x4x  
• Contenu : deux filtres

Réf. 11662790

160,99 €\*




**Jeu de filtres à charbon actif  
DKFS 31-P**

Pour les hottes à recyclage Miele DAS 2x2x,  
DAS 4x20 et DAS 4x30  
• Kit pour la première mise en service  
• Contenu : deux filtres DKF 31-P avec cadre

Réf. 11793530

130,99 €\*




**Filtre à charbon actif  
DKF 31-P**

Pour les hottes à recyclage Miele DAS xxxx  
• Contenu : deux filtres

Réf. 11793450

114,99 €\*



**Filtre AirClean Sensitive  
DKFS 31-S**

Pour les hottes à recyclage Miele DAS 2x2x,  
DAS 4x20 et DAS 4x30  
• Kit pour la première mise en service  
• Contenu : deux filtres DKF 31-S avec cadre

Réf. 12476070

151,99 €\*




**Filtre AirClean Sensitive  
DKF 31-S**

Pour les hottes à recyclage Miele DAS xxxx  
• Contenu : deux filtres sans cadre

Réf. 12378290

135,99 €\*




#### Filtre à charbon actif Active AirClean DKF 35-P

À charbon actif pour DAC 2x40, 4x40

- Un air frais et sans odeur dans toute la cuisine
- Neutralise efficacement les odeurs de cuisson désagréables
- Émission sonore réduite grâce au matériau plissé
- Changement de filtre simple et rapide
- Pour maintenir la performance : remplacement du filtre recommandé tous les six mois
- Contenu : un filtre

Réf. 12041230

114,99 €\*




#### Filtre AirClean Sensitive DKF 35-S

Filtre à poussières fines avec charbon actif pour DAC 2x40, 4x40

- Neutralise efficacement les odeurs de cuisson désagréables
- Avec non-tissé à particules
- Réduit la poussière fine PM2,5 de 50 % (testé selon ISO 16890)
- Changement de filtre simple et rapide
- Pour maintenir la performance : remplacement du filtre recommandé tous les six mois
- Contenu : un filtre

Réf. 12187430

135,99 €\*




#### Jeu de filtres à charbon actif DKFS 36-P

Pour les hottes à recyclage Miele DAW 162x, DAW 192x

- Kit pour la première mise en service
- Contenu : un filtre DKF 36-P avec accessoires de montage nécessaires

Réf. 12061460

209,99 €\*



#### Filtre à charbon actif DKF 36-P

Pour les hottes à recyclage Miele DAW 162x, DAW 192x

- Contenu : un filtre

Réf. 12041550


104,99 €\*

# Accessoires pour hottes

## Filtres à charbon actif réactivables Longlife AirClean

Les détails produit suivants sont valables pour tous les filtres à charbon actif Longlife AirClean régénérants :

- Au charbon actif pour éviter les odeurs de cuisson désagréables
- Réactivation simple du filtre dans le four tous les six mois
- Durée de vie de trois ans
- Moins cher que les filtres jetables sous réserve de réactivation régulière




### Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 12-R

Pour de nombreuses hottes à recyclage Miele, sauf DA 18x/1867/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/679x/670x/699x/70xx

- Contenu : un filtre

Réf. 10271450

311,99 €\*




### Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 21-R

Pour la hotte à recyclage Miele DA 670x D

- Contenu : quatre filtres

Réf. 10271460

629,99 €\*




### Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 25-R

Pour les hottes à recyclage Miele DA 60x6 W/64x8 W/679x W/699x W

- Contenu : un filtre

Réf. 10271470

310,99 €\*




### Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 27-R

Pour les hottes à recyclage Miele DA 7078 D

- Contenu : six filtres

Réf. 11160970

588,99 €\*



### Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 28-R

Pour les hottes à recyclage Miele DA 7378 D

- Contenu : un filtre

Réf. 11347530

322,99 €\*



### Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 29-R

Pour les hottes à recyclage Miele DA 909x W/929x W et DAH 1x5x, DAH 2x60, DAH 4xx0

- Contenu : un filtre

Réf. 11295570

311,99 €\*



### Filtre à charbon actif DKF 30-R

Pour la hotte à recyclage Miele DAD 4x4x


- Contenu : deux filtres

Réf. 11662830

461,99 €\*

# Accessoires pour hottes

## Filtres à charbon actif réactivables Longlife AirClean




### Jeu de filtres à charbon actif Longlife AirClean régénérants DKFS 31-R

Pour les hottes à recyclage Miele DAS 2x2x, DAS 4x20 et DAS 4x30

- Kit pour la première mise en service
- Contenu : deux filtres DKF 31-R avec cadre

Réf. 11793540

629,99 €\*




### Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 31-R

Pour les hottes à recyclage Miele DAS xxxx

- Contenu : deux filtres sans cadre

Réf. 11793470

576,99 €\*




### Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 40-R

Pour les hottes à recyclage Miele DAC 2x4x, 4x40

- Contenu : un filtre

Réf. 12500160

282,99 €\*



### Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 1000-R

Pour le kit de recyclage DUU 1000/1000-1/1000-2/1500

- Contenu : un filtre

Réf. 10427040

282,99 €\*



### Filtre de déshumidification DAEF 28

Pour les hottes à recyclage Miele DA 7378 D

- Avec charbon actif – absorbe l'humidité pendant la cuisson
- Réactivation impossible
- Durée de vie de trois ans
- Contenu : un filtre

Réf. 11348050

249,99 €\*

# Accessoires pour hottes

## Accessoires fonctionnels

Remarques concernant l'utilisation sans problème d'une hotte

Le diamètre des conduites d'évacuation a un impact important sur le débit et l'évolution du bruit des Hottes.

Si le diamètre des conduites d'évacuation est inférieur au plus grand diamètre possible du raccord d'évacuation d'air, la puissance de ventilation est réduite et les bruits d'exploitation augmentent.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre revendeur.

### Remarques sur l'installation :

Lors du choix du lieu d'installation, veillez à ce que la distance entre le ventilateur externe et le corps de la hotte soit d'au moins cinq à sept mètres.



#### Ventilateur mural extérieur AWG 102

- Ventilateur externe pour mur extérieur
- Le ventilateur est situé à l'extérieur de la maison
  - Ventilateur radial – évacuation d'air d'un seul côté
  - Raccord d'évacuation d'air de 125/150 mm de diamètre
  - Câble de commande, 75 cm de long, avec fiche de connectivité pour la connexion du ventilateur à la hotte
  - Puissance de ventilation : évacuation d'air – sans restriction 410–1000 m³/h

Réf. 12563720

946,99 €\*



#### Ventilateur d'évacuation ABLG 202

- Ventilateur externe à installer librement à l'intérieur
- Déplacement du ventilateur dans une autre pièce
  - Ventilateur à aspiration bilatérale
  - Raccord d'évacuation 125/150 mm de diamètre
  - Raccordement du ventilateur à la hotte via fiche d'accouplement
  - Puissance d'aspiration : débit d'évacuation d'air 280–900 m³/h

Réf. 12563880

946,99 €\*



#### Ventilateur de toit DDG 102

- Ventilateur extérieur pour toits en pente (avec une pente d'au moins 22°)
- Le ventilateur est situé à l'extérieur de la maison
  - Ventilateur radial – évacuation d'air d'un seul côté
  - Raccord d'évacuation d'air de 125/150 mm de diamètre
  - Raccordement du ventilateur à la hotte grâce à une fiche de connectivité
  - Puissance de ventilation : évacuation d'air – sans restriction 410–1000 m³/h

Réf. 12566650

1.471,99 €\*



#### Boîtier mural DMK 150-1

- Peut être utilisé pour évacuer l'air
- Boîtier mural Ø 100/110/125/150 mm pour l'évacuation de l'air des hottes
  - Isolation thermique – pas de courant d'air froid grâce au clapet anti-retour
  - Économique – test d'infiltrométrie réalisé, convient aux maisons à faible consommation d'énergie

Réf. 11258630

345,99 €\*



#### Commande à distance pour les hottes DARC 6

- Pour un contrôle pratique des hottes compatibles avec Con@ctivity 2.0
- Pour la mise en marche et l'arrêt du ventilateur
  - Pour le réglage des niveaux de puissance
  - Pour allumer/éteindre indépendamment l'éclairage de la table de cuisson
  - La fonction Wi-Fi n'est pas possible en cours d'utilisation
  - Distance d'exploitation de 10 – piles incluses

Réf. 9812060

123,99 €\*



#### Télécommande DARC 7

- Pour commande aisée de la hotte de plafond DAC 2x40 et 4x40
- Pour activation/désactivation et régulation du ventilateur
  - Pour allumer/éteindre l'éclairage d'ambiance et du poste de cuisson
  - Pour activer et réguler la durée de la fonction d'arrêt différé
  - Avec piles

Réf. 12506690

83,99 €\*

# Accessoires pour hottes

## Accessoires fonctionnels



### Jeu d'adaptation recyclage d'air DUU 150

Pour convertir les hottes télescopiques et les hottes totalement intégrables, de mode évacuation d'air à mode recyclage

- Flux d'air uniforme en mode recyclage
- Réduction des bruits de circulation d'air
- Fournis de série : une grille d'échappement en plastique et deux colliers de serrage

Réf. 5696270

69,99 €\*




### Jeu d'adaptation recyclage d'air DUU 151

Pour convertir les hottes télescopiques et les hottes totalement intégrables, de mode évacuation d'air à mode recyclage

- Flux d'air uniforme en mode recyclage
- Réduction des bruits de circulation d'air
- Fournis de série : une grille d'échappement en inox et un collier de serrage

Réf. 7294230

126,99 €\*



### Jeu d'adaptation recyclage d'air DUW 20

Pour convertir les hottes murales, de mode évacuation d'air à mode recyclage

- Flux d'air uniforme en mode recyclage
- Réduction des bruits de circulation d'air
- Fourni de série : clapet d'aération, raccord d'un diamètre de 150 mm, tube flexible en aluminium de 15 cm de long, extension possible jusqu'à 60 cm

Réf. 6264790

69,99 €\*



### Jeu d'adaptation recyclage d'air DUI 32

Pour convertir les hottes îlot, de mode évacuation d'air à mode recyclage

- Flux d'air uniforme en mode recyclage
- Réduction des bruits de circulation d'air
- Fourni de série : clapet d'aération, raccord d'un diamètre de 150 mm, tube flexible en aluminium de 15 cm de long, extension possible jusqu'à 60 cm

Réf. 9561760

115,99 €\*



### Jeu d'adaptation recyclage d'air DUU 2900

Pour convertir les hottes de plafond DA 280x, 290x et la hotte de plan de travail Downdraft, de mode évacuation d'air à mode recyclage

- Flux d'air uniforme en mode recyclage
- Réduction des bruits de circulation d'air
- Filtre à charbon actif DKF 20-P inclus

Réf. 9242390

598,99 €\*



### Jeu d'adaptation recyclage d'air DUU 1000-2


Pour CSDA 10xO, CSDA 7xxx FL, KMDA 7xxx, conversion de la hotte de table, de mode évacuation d'air à mode recyclage

Montage avec une hauteur de socle supérieure à 100 mm

- Raccord d'évacuation d'air gauche, droite et/ou arrière, deux raccords compris
- Possibilité de réunion de plusieurs DUU 1000-2
- Filtre AirClean Longlife inclus (réactivable)
- Flux d'air uniforme en mode recyclage

Réf. 11207310

477,99 €\*




### Cache pour jeu d'adaptation recyclage d'air DUU 1000-x DUU-AD

Pour recouvrir les interstices dans le panneau de socle

- Un long côté est surélevée de 6 mm
- Inox, fixation par aimants

Réf. 10921880

87,99 €\*



### Jeu d'adaptation recyclage d'air DUU 600

Pour conversion de hotte de plan de travail Downdraft DAD 4x4x et DAC 2x40, 4x40 en mode recyclage d'air dirigé

- Nécessaire dans des situations d'installation spécifiques pour éviter la formation de condensation (par ex. installation des DAD/DAC sur un mur extérieur froid)
- Montage avec une hauteur de socle supérieure à 100 mm, hauteur de plafond supérieure à 200 mm
- Raccord d'évacuation d'air pour système de gaines plates à gauche, à droite ou à l'arrière
- Sans filtre à charbon actif

Réf. 11841340

288,99 €\*



### Jeu d'adaptation recyclage d'air Plug&Play DUP 150

Pour conversion de hotte de plan de travail Downdraft DAD 4x4x en mode recyclage

- Kit d'accessoires pour une installation rapide et facile du DAD sans pièces de conduite d'évacuation supplémentaires et sans boîtier de socle
- Connecté au cône de sortie d'air
- Flux d'air dans le socle
- Possibilité de hauteurs de socle inférieures à 10 cm
- Contenu : filtre Active AirClean DKF 30-P, raccord, tuyau flexible, deux colliers de serrage

Réf. 11949040

230,99 €\*



### Câble de commande

Nécessaire pour la connexion d'un ventilateur externe à la hotte

STL-DA 5 (5 m)  
Réf. 6725020 151,99 €\*

STL-DA 9 (9 m)  
Réf. 4837110 172,99 €\*

STL-DA 12 (12 m)  
Réf. 4837120 198,99 €\*



### Module électronique DSM 401

Pour fonctions supplémentaires de toutes les hottes sans Con@ctivity/Wi-Fi

- Options de contrôle étendues
- Activation d'appareils externes disposant de leur propre alimentation électrique
- Activation/Désactivation de l'éclairage de la hotte via un bouton-poussoir externe

Réf. 12482190 157,99 €\*



### Module électronique DSM 409

Pour fonctions supplémentaires de toutes les hottes avec Con@ctivity/Wi-Fi

- Options de contrôle étendues
- Activation d'appareils externes disposant de leur propre alimentation électrique
- Activation/Désactivation de l'éclairage de la hotte via un bouton-poussoir externe

Réf. 12506110 167,99 €\*



### Jeu d'adaptation pour montage au plafond DUD 6700

Pour positionner un DA 6708 D directement sous le plafond

- Intégration élégante dans la cuisine
- Installation facile

Réf. 12572820 288,99 €\*




### Kit de montage bandeau DML 2000

Pour hottes télescopiques DAS 2xxx/DAS 4x2x

- Adaptation optique à la conception de la cuisine
- Contenu : deux équerres et vis

Réf. 11839970 62,99 €\*



### Bandes décoratives DASL 38

Pour remplacement de DA 35xx/36xx par DAS 4x40/8x30

- Pour un montage sous des parois latérales d'armoire raccourcies
- Hauteur 38 mm
- Largeur 16–19 mm
- Profondeur 310 mm
- Contenu : lot de deux bandes décoratives avec matériel de fixation

Réf. 12003650 125,99 €\*



### Bande décorative DASB 90

Pour DAS 4940/DAS 8930

- Pour servir de cache entre la tôle de lampe et l'habillage de niche
- Contient une baguette avec matériel de fixation
- Hauteur 9 mm
- Largeur 862 mm – pour meuble haut de 90 cm de large
- Profondeur 12 mm

Réf. 11991990 94,99 €\*



### Bande décorative DASB 60

Pour DAS 4640/DAS 8630

- Pour servir de cache entre la tôle de lampe et l'habillage de niche
- Contient une baguette avec matériel de fixation
- Hauteur 9 mm
- Largeur 562 mm – pour meuble haut de 60 cm de large
- Profondeur 12 mm

Réf. 11991960 83,99 €\*

# Accessoires pour hottes

## Accessoires pour l'installation



### Adaptateur de réduction 200/150 mm DRS 200

Adaptateur de réduction

- Pour ajuster le diamètre de la conduite d'évacuation
- Conforme aux réglementations en matière de protection contre l'incendie

Réf. 9591530

52,99 €\*



### Piège à condensat DKS 150

Piège l'eau de dégivrage provenant du conduit d'évacuation et l'empêche de pénétrer dans la hotte

DKS 125 pour Ø 125 mm (DRM 125)

Réf. 3915282

172,99 €\*

DKS 150 pour Ø 150 mm (DRM 150)

Réf. 3915292

230,99 €\*



### Conduite d'évacuation de l'air en aluminium DAS

Tube flexible en aluminium en mode évacuation d'air

- Avec de bonnes propriétés de flux d'air

DAS 100 pour Ø 100 mm, réf 4623210

94,99 €\*

DAS 125 pour Ø 125 mm, réf 4623220

115,99 €\*

DAS 150 pour Ø 150 mm, réf 4623230

136,99 €\*

DAS 200 pour Ø 200 mm, réf 6938700

151,99 €\*




### Réducteur de bruit DASD 150

Réduction des bruits dus à l'air et au moteur

- Composant supplémentaire pour réduire les bruits de la hotte
- Réduction du bruit jusqu'à 4,5 db(A) pour 1 pW
- Longueur : 250 mm
- Raccord côte à côte pour un diamètre de 150 mm

Réf. 8269360

126,99 €\*



### Alimentation par le toit DDF 125/150

Pour l'aération et la ventilation

- Polyvalent – pour les toits avec une pente de 22° ou plus et toutes les tuiles de Ø 125/150 mm
- Robuste – habillage extérieur en inox avec solin
- Astucieux – évacuation de l'air vers le bas, avec clapet anti-retour fourni
- Raccord d'évacuation d'air de 150 mm de diamètre

Réf. 4623200

440,99 €\*



### Clapet anti-retour DRSK 150

Pour la fixation au cône de sortie d'air



- Empêche les échanges d'air indésirables entre l'intérieur et l'extérieur
- Convient pour toutes les hottes avec un cône de sortie d'air de 150 mm
- Adaptateur fourni pour le montage

Réf. 11688790

73,99 €\*

# Accessoires pour hottes

## Accessoires décoratifs



### Fût DADC 1000

Pour l'évacuation d'air alternative vers le haut pour hottes décoratives murales DAH xxxx

- Largeur de fût 382 mm. Profondeur de fût 268 mm
- Matériel de support mural fourni

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Noir mat, réf. 12488850        | 267,99 €* |
| Gris mat, réf. 12488900        | 267,99 €* |
| Pearl Beige mat, réf. 12744460 | 267,99 €* |

### Fût DADC 9000

Pour l'évacuation d'air alternative vers le haut pour hottes décoratives DA 9091 et DA 9298

- Hauteur de fût flexible de 380–740 mm
- Largeur de fût 290 mm. Profondeur de fût 170 mm
- Matériel de support mural fourni

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Noir mat, réf. 12506090 | 214,99 €* |
| Gris mat, réf. 12506100 | 214,99 €* |

# Accessoires pour hottes

## Accessoires décoratifs



### Fût inox DACI 900

Pour l'évacuation d'air alternative vers le haut de forme allongée

- Pour PUR 98 D, DA 420x D, DA 669x D
- Hauteur totale de l'appareil flexible 600–900 mm dans évacuation d'air
- Largeur de fût 305 mm, profondeur 295 mm

Réf. 12140530

839,99 €\*



### Fût inox DACI 1290/1360

Pour l'évacuation d'air alternative vers le haut de forme allongée

- Pour PUR 98 D, DA 420x D, DA 669x D
- Hauteur totale appareil flexible de 990–1290 mm en mode évacuation d'air, 1050–1360 en mode recyclage
- Largeur de fût 305 mm, profondeur 295 mm

Réf. 12140500

1.038,99 €\*



### Fût inox DACI 1590/1660

Pour l'évacuation d'air alternative vers le haut de forme allongée

- Pour PUR 98 D, DA 420x D, DA 669x D
- Hauteur totale appareil flexible de 1290–1590 mm en mode évacuation d'air, 1350–1660 en mode recyclage
- Largeur de fût 305 mm, profondeur 295 mm

Réf. 12140520

1 100,99 €\*



### Fût inox DACW 895

Pour l'évacuation d'air alternative vers le haut de forme allongée

- Pour PUR x8 W, DA 42x8 W, DA 5798 W, DA 6698 W
- Hauteur totale de l'appareil flexible 600–895 mm dans évacuation d'air
- Largeur de fût 290 mm, profondeur 270 mm

Réf. 12140580

282,99 €\*



### Fût inox DACW 1325/1455

Pour l'évacuation d'air alternative vers le haut de forme allongée

- Pour PUR x8 W, DA 42x8 W, DA 5798 W, DA 6698 W
- Hauteur totale appareil flexible de 1005–1325 mm en mode évacuation d'air, 1135–1455 en mode recyclage
- Largeur de fût 290 mm, profondeur 270 mm

Réf. 12140560

387,99 €\*



### Fût inox DACW 1645/1175

Pour l'évacuation d'air alternative vers le haut de forme allongée

- Pour PUR x8 W, DA 42x8 W, DA 5798 W, DA 6698 W
- Hauteur totale appareil flexible de 1325–1645 mm en mode évacuation d'air, 1455–1775 en mode recyclage
- Largeur de fût 290 mm, profondeur 270 mm

Réf. 12140570

450,99 €\*

# Accessoires pour appareils de froid et caves à vin



## Filtre Active AirClean

Les aliments doivent être stockés dans un environnement non seulement froid, mais aussi inodore. Ce principe s'applique également au stockage inodore du vin. La solution : le filtre Active AirClean de Miele. La combinaison innovante de charbon actif et de chitosan, un produit naturel, élimine pratiquement toutes les odeurs dans la partie réfrigérateur. Le filtre se monte rapidement et facilement, et il est prêt à être utilisé immédiatement.



## Gain d'espace

Les accessoires tels que les porte-bouteilles libèrent un espace précieux dans l'appareil et garantissent un stockage stable et sûr. Vous disposez ainsi de plus d'espace pour vos aliments, par exemple lorsque vous devez organiser une fête.



#### Kit d'adaptation pour Filtre Active AirClean KKF-FF

Pour conserver les aliments dans un environnement neutre et sans odeurs

- Le charbon actif avec chitosan neutralise les odeurs désagréables
- S'insère sur le bord arrière de la tablette en verre
- Les deux filtres doivent être remplacés tous les six mois environ (KKF-RF, réf. 7236280)
- Contenu : habillage extérieur en plastique avec deux filtres
- Montage ultérieur possible pour appareils de froid sélectionnés. En fonction des besoins, c'est-à-dire de la quantité d'aliments à forte odeur stockés, il peut être recommandé d'installer plusieurs de ces kits de filtres actifs

Réf. 7236290

72,99 €\*



#### Filtre à charbon actif Active AirClean KKF-RF

Pour conserver les aliments dans un environnement neutre et sans odeurs

- Pour le remplacement de filtre de l'habillage extérieur en plastique des KKF-FF (réf. 7236290), KKF-FS (réf. 11882380) et KKF-FS2 (réf. 12487370)
- Remplacement recommandé : tous les six mois environ
- Contenu : deux filtres

Réf. 7236280

67,99 €\*



#### Kit de démarrage pour filtre Active AirClean KKF-FS

Prévient les odeurs désagréables dans le réfrigérateur

- Pour conserver les aliments dans un environnement neutre et sans odeurs
- Combinaison innovante de charbon actif et de chitosan
- Avec barre à enficher, habillage extérieur plastique et deux filtres Active AirClean
- Les deux filtres doivent être remplacés tous les six mois environ (KKF-RF, réf. 7236280)
- Installable ultérieurement pour appareils de froid sélectionnés de la génération K 7000 et K 4000 d'une largeur de 60 cm

Réf. 11882380

72,99 €\*



#### Filtre à charbon actif KKF-KWT

Pour un climat neutre dans votre cave à vin

- Stockage idéal pour les aliments et le vin en cas de remplacement régulier
- Remplacement facile
- Pour les caves à vin encastrables KWT 63xx
- Pour la cave à vin encastrable KWT 7112 iG

Réf. 9945070

30,99 €\*



#### Filtre à charbon actif Active AirClean KKF-KWNS

Pour un climat neutre et sans odeurs dans votre cave à vin.

- Pour la cave à vin KWNS 28462 E

Réf. 10806820

62,99 €\*



#### Filtre à charbon actif KKF-KWT-2

Pour un climat neutre dans votre cave à vin

- Stockage idéal pour les aliments et le vin en cas de remplacement régulier
- Remplacement facile
- Pour les caves à vin posables KWT 4xxx/KWTS 4XXX/KWNS 4XXX
- Pour la cave à vin sous plan KWTUS 7XXX

Réf. 12721070

26,99 €\*

# Accessoires pour appareils de froid et caves à vin



**Porte-bouteilles  
KFR 10055**

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec les réfrigérateurs-congélateurs combinés posables KD 26052 et KD 28052
- Pour cinq bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 7316060

56,99 €\*



**Porte-bouteilles  
KFR 10061**

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec les réfrigérateurs-congélateurs combinés posables KD 26022, KD 28032 et KFN 29042
- Pour cinq bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 7316080

56,99 €\*



**Porte-bouteilles  
KFR 10067**

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec les appareils de froid posables K 28202 et K 28302
- Pour cinq bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 7316090

56,99 €\*




**Porte-bouteilles  
KFR 20060 PF/KFR 20060**

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Pour les appareils K 20000 avec enceinte XL
- Pour cinq bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

KFR 20060 PF pour les appareils avec PerfectFresh  
Réf. 10363580 56,99 €\*

KFR 20060 pour les appareils sans PerfectFresh  
Réf. 10363600 56,99 €\*



**Porte-bouteilles  
KFR 30060 PF/KFR 30060**

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec les automates de réfrigération K 30000
- Pour cinq bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

KFR 30060 PF pour les appareils avec PerfectFresh  
Réf. 9552700 56,99 €\*

KFR 30060 pour les appareils sans PerfectFresh  
Réf. 9552690 56,99 €\*



**Porte-bouteilles  
KFR 9000**

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Pour les combinés réfrigérateur/congélateur KFN 2x1xx
- Pour cinq bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 6962260

51,99 €\*




**Porte-bouteilles  
KFR 7000**

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec certains appareils de froid Miele K 7000 sélectionnés
- Pour cinq bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 11775120

83,99 €\*



**Porte-bouteilles  
KFR 4000**

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec certains appareils de froid Miele K 4000 sélectionnés
- Pour cinq bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 12030560

56,99 €\*



### FlexiTray KFT 7000

- Pour un accès facile grâce à FlexiTray
- Pivote à 180° vers l'avant et l'arrière
  - FlexiTray est composé de verre et de plastique de haute qualité
  - Les pièces en verre sont adaptées au lave-vaisselle
  - Peut être utilisé à tous les niveaux
  - Organisation et visibilité — sans effort

Réf. 11775130

282,99 €\*



### Boîte de tri PerfectFresh KSB 70

- Pour un stockage des aliments clairement organisé
- En plastique transparent de haute qualité
  - Pour un rangement flexible et clairement organisé
  - Peut être déplacé latéralement dans le compartiment PerfectFresh
  - Idéal pour les aliments fragiles, par ex. les baies
  - Compatible avec le tiroir PerfectFresh Active et Pro K 7000

Réf. 11779620

30,99 €\*



### Boîte Gourmet (3 pièces) GaLa-Set

- Pour cuisiner, conserver et organiser astucieusement les aliments
- Organisation numérique grâce au QR code sur le couvercle et à l'App Miele
  - Dimensions parfaites pour les réfrigérateurs et congélateurs Miele
  - Conservation des arômes, transport sûr et empilage parfait
  - Utilisable au four ou au micro ondes (sans couvercle)
  - Récipient en verre borosilicaté de qualité, résist. thermique (-30 °C, 260 °C)
  - Contenu : trois réservoirs de diverses tailles (S : 0,4 l, M : 1 l, L : 1,6 l)

Réf. 12635730

51,99 €\*



# Accessoires pour appareils de froid et caves à vin



## Boîte Gourmet S (0,4 L) GaLa-S

Pour cuisiner, conserver et organiser astucieusement les aliments

- Organisation numérique grâce au QR code sur le couvercle et à l'App Miele\*\*
- Dimensions parfaites pour les réfrigérateurs et congélateurs Miele
- Conservation des arômes, transport sûr et empilage parfait
- Utilisable au four ou au micro ondes (sans couvercle)
- Récipient en verre borosilicaté de qualité, résist. thermique (-30 °C, 260 °C)
- Contenu : un réservoir S (0,4 l)

Réf. 12636170

13,99 €\*



## Boîte Gourmet M (1 L) GaLa-M

Pour cuisiner, conserver et organiser astucieusement les aliments

- Organisation numérique grâce au QR code sur le couvercle et à l'App Miele\*\*
- Dimensions parfaites pour les réfrigérateurs et congélateurs Miele
- Conservation des arômes, transport sûr et empilage parfait
- Utilisable au four ou au micro ondes (sans couvercle)
- Récipient en verre borosilicaté de qualité, résist. thermique (-30 °C, 260 °C)
- Contenu : un réservoir M (1 l)

Réf. 12636180

20,99 €\*




## Boîte Gourmet L (1,6 L) GaLa-L

Pour cuisiner, conserver et organiser astucieusement les aliments

- Organisation numérique grâce au QR code sur le couvercle et à l'App Miele\*\*
- Dimensions parfaites pour les réfrigérateurs et congélateurs Miele
- Conservation des arômes, transport sûr et empilage parfait
- Utilisable au four ou au micro ondes (sans couvercle)
- Récipient en verre borosilicaté de qualité, résist. thermique (-30 °C, 260 °C)
- Contenu : un réservoir L (1,6 l)

Réf. 12636190

25,99 €\*




## Kit côte à côte KSK 6300

Pour une installation côte à côte des caves à vin encastrables sous plan

Réf. 9799630

177,99 €\*



## Kit côte à côte KSK 28202

Pour une connexion côte à côte des appareils de réfrigération et de congélation posables

- Compatible avec le K 28202 D et le K 28302 en association avec le FN 28262
- Pour une installation côte à côte stable et durable
- Combinaison des deux appareils indépendants pour une esthétique unifiée
- Le congélateur doit être installé à gauche, et le réfrigérateur à droite

Réf. 10543880 blanc

83,99 €\*

Réf. 10543900 inox

104,99 €\*



## Jeu d'adaptation SoftClose KSC 30

Pour une fermeture silencieuse et en douceur de la porte de l'appareil

- Compatible avec certains appareils de froid sélectionnés K 7000
- Compatible avec certains appareils de froid K 30.000 sélectionnés
- Amortisseur pour une fermeture douce et silencieuse de la porte de l'appareil
- Évite que les bouteilles s'entrechoquent dans la contre-porte
- Ferme automatiquement la porte si l'angle d'ouverture est inférieur à 30°

Réf. 10744380

83,99 €\*



## Équerre de fixation KBWBU 7000

Pour une connexion stable entre le bandeau de compensation, plan de travail et l'appareil

- Convient à toutes les caves à vin encastrables sous plan KWTUS 7000

Réf. 12820650

49,99 €\*



## Plaque de fond ENB 1060

Pour une dimension optimale de l'interstice entre les appareils encastrés Miele

- En métal thermolaqué
- Capacité de charge jusqu'à 60 kg
- Avec vis et gabarit

Réf. 10810730

98,99 €\*



## Kit Side-by-Side KSKBU 7000

Pour une combinaison Side-by-Side haut-de-gamme des armoires à vin encastrées.

Réf. 12770420

51,99 €\*

\* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.

\*\* Il s'agit d'une offre numérique distincte de Miele & Cie. KG. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et les régions. Acceptation des conditions générales de vente et de la politique de confidentialité pour les produits et services numériques de Miele dans l'App Miele requise. Miele se réserve le droit de modifier ou d'arrêter les offres numériques à tout moment.

# Accessoires pour MasterCool

## Accessoires de décoration et d'installation



### Façade en inox KFP 3031 ed/cs

Pour une intégration esthétique des combinés réfrigérateur/congélateur KFMC 3xxx

- Aucune trace de doigt grâce à la finition CleanSteel
- Livré sans poignées, choix de poignées possible, par ex. DS 7xxx
- Bandeau pour la porte

Réf. 12687730

499,99 €\*



### Façade en inox KFP 3032 ed/cs

Pour une intégration esthétique des combinés réfrigérateur/congélateur KFMC 3xxx

- Aucune trace de doigt grâce à la finition CleanSteel
- Livré sans poignées, choix de poignées possible, par ex. DS 7xxx
- Bandeau pour le tiroir

Réf. 12687750

249,99 €\*



### Façade en inox KFP 3631 ed/cs

Pour une intégration esthétique des combinés réfrigérateur/congélateur KFMC 3xxx

- Aucune trace de doigt grâce à la finition CleanSteel
- Livré sans poignées, choix de poignées possible, par ex. DS 7xxx
- Bandeau pour la porte

Réf. 12687780

599,99 €\*



### Façade en inox KFP 3632 ed/cs

Pour une intégration esthétique des combinés réfrigérateur/congélateur KFMC 3xxx

- Aucune trace de doigt grâce à la finition CleanSteel
- Livré sans poignées, choix de poignées possible, par ex. DS 7xxx
- Bandeau pour le tiroir

Réf. 12687790

299,99 €\*



### KFP 3633 ed/cs Façade en inox

Pour une intégration esthétique des combinés réfrigérateur/congélateur KFMC 3xxx.

- Aucune trace de doigt grâce à la finition CleanSteel
- Livré sans poignées, choix de poignées possible, par ex. DS 7xxx
- Bandeau pour les portes gauche et droite
- composé d'une seule porte (deux sont nécessaires)

Réf. 12687800

349,99 €\*



### Façade en inox KFP 3632 ed/cs

Pour une intégration esthétique des combinés réfrigérateur/congélateur KFMC 3xxx

- Aucune trace de doigt grâce à la finition CleanSteel
- Livré sans poignées, choix de poignées possible, par ex. DS 7xxx
- Bandeau pour le tiroir

Réf. 12687790

299,99 €\*



### Élément de charnière KHK 3001

Pour un changement de charnière de porte sur les modèles KFMC 3xxx.

Réf. 12687700

299,99 €\*



### Élément de charnière KHK 3601

Pour un changement de charnière de porte sur les modèles KFMC 3xxx

Réf. 12687720

299,99 €\*



### Kit Side-by-Side KSK 3001

Pour une installation côte à côte premium des modèles KFMC 3xxx

- Pour une installation côte à côte durable et stable
- Relier les appareils pour qu'ils donnent l'apparence d'une seule unité.
- Pour combiner deux modèles de 75 cm de large

Réf. 12686320

89,99 €\*

# Accessoires pour MasterCool

Accessoires de décoration et d'installation, filtres



## Bandeau de socle inox KTK 3030

Pour un habillage de qualité des socles sur les modèles KFMC 3xxx de 75 cm de large

Réf. 12687180

59,99 €\*



## Bandeau de socle noir KTK 3030

Pour un habillage de qualité des socles sur les modèles KFMC 3xxx de 75 cm de large

Réf. 12687230

59,99 €\*



## Bandeau de socle inox KTK 3630

Pour un habillage de qualité des socles sur les modèles KFMC 3xxx de 90 cm de large

Réf. 12687210

69,99 €\*



## Bandeau de socle noir KTK 3630

Pour un habillage de qualité des socles sur les modèles KFMC 3xxx de 90 cm de large

Réf. 12687370

69,99 €\*



## Filtre anti-odeurs Longlife AirClean régénérant KKF 1000-R

Contre les mauvaises odeurs dans le réfrigérateur

- Pour les appareils de froid KFMC 3XXX
- Absorbe et neutralise les mauvaises odeurs des aliments
- Optimise durablement la qualité de l'air dans l'appareil de froid
- Il peut être régénéré très facilement tous les 6 mois au four
- Durée de vie de 3 ans
- Contenu : 2 filtres

Réf. 12688020

69,99 €\*



## Filtre à eau avec charbon actif KWF 2000

Pour les appareils MasterCool F 2xx2 et KF 2xx2

- Pour une eau de bien meilleure qualité
- Appréciez de l'eau pure et des glaçons sans saveur
- Filtre les matières en suspension et odeurs dans l'eau du robinet
- Changer le filtre tous les six mois pour des performances optimales

Réf. 11480330

119,99 €\*



## Filtre à eau avec charbon actif KWF 1000

Pour tous les appareils MasterCool F 1xxx/F 2xx1/ KF 1xxx/KF 2xx1

- Pour une eau de bien meilleure qualité
- Appréciez de l'eau pure et des glaçons sans saveur
- Filtre les matières en suspension et odeurs dans l'eau du robinet
- Changer le filtre tous les six mois pour des performances optimales

Réf. 11513640

119,99 €\*



## Filtre à tamis KB 2000

Filtre à tamis pour MasterCool F 2xx2 et KF 2xx2

- Filtre les matières en suspension dans l'eau du robinet
- Nettoyer le filtre tous les six mois pour des performances optimales

Réf. 11640770

119,99 €\*



#### Kit Side-by-Side KSK 3002

Pour une installation côte à côte premium des modèles KFMC 3xxx

- Pour une installation côte à côte durable et stable
- Relier les appareils pour qu'ils donnent l'apparence d'une seule unité.
- Pour combiner des modèles de 75 cm avec des modèles de 90 ou 106 cm de large

Réf. 12687090

109,99 €\*



#### Kit Side-by-Side KSK 3003

Pour une installation côte à côte premium des modèles KFMC 3xxx

- Pour une installation côte à côte durable et stable
- Relier les appareils pour qu'ils donnent l'apparence d'une seule unité.
- Pour combiner les modèles KFMC 3xxx de 90 et 106 cm de large

Réf. 12687120

119,99 €\*



#### Kit Side-by-Side KSK 3004

Pour une installation côte à côte premium des modèles KFMC 3xxx


- Pour une installation côte à côte durable et stable
- Relier les appareils pour qu'ils donnent l'apparence d'une seule unité.
- Pour combiner un KF 2xxx avec un KFMC 3xxx

Réf. 12687140

219,99 €\*

# Accessoires pour lave-vaisselle





#### Panier à couverts pour le panier inférieur GBU 5000

Pour une capacité supplémentaire de couverts dans le panier inférieur

- Facile à rééquiper, en complément du tiroir à couverts
- Particulièrement adapté aux ustensiles encombrants comme le fouet.
- Panier à couverts à position variable dans le panier inférieur
- Pour les lave-vaisselle Miele à partir de la génération 5000

Réf. 9614020

48,99 €\*



#### Jeu d'adaptation lave-vaisselle UBS-1

Pour une adaptation parfaite de la hauteur de l'appareil à la niche

- Jeu d'adaptation pour augmenter la hauteur du socle
- Quatre pieds d'appareil, extension de 60 mm possible
- Convient à tous les lave-vaisselle encastrables Miele

Réf. 6394761

87,99 €\*



#### Patins pour lave-vaisselle GK 60-1

Pour une protection parfaite du revêtement sol lors de la pose

- Particulièrement adapté pour les revêtements de sol en PVC, par exemple
- Simplifie l'installation en réduisant les irrégularités des revêtements de sol
- Évite d'endommager le revêtement de sol lors de l'installation de l'appareil
- Convient à tous les lave-vaisselle Miele

Réf. 6394740

22,99 €\*



#### Kit de montage lave-vaisselle MSHE 601-1

Pour une intégration optimale à un meuble haut avec surmeuble supplémentaire

- Encastrément en hauteur – protection parfaite contre l'humidité
- Contenu : barre anti-buée, équerre, chevilles et vis
- Convient aux lave-vaisselle semi-intégrables Miele de 60 cm de large

Réf. 10365450

75,99 €\*




#### Kit de montage lave-vaisselle MSHE 602-1

Pour une intégration optimale à un meuble haut avec niche supplémentaire

- Encastrément en hauteur – protection parfaite contre l'humidité
- Contenu : barre anti-buée, équerre, chevilles et vis
- Convient aux lave-vaisselle semi-intégrables Miele de 60 cm de large

Réf. 10365500

75,99 €\*



#### Kit de montage lave-vaisselle MSF

Pour une installation optimale des façades de meuble avec une poignée centrale à creux horizontal

- Pour tous les lave-vaisselle intégrables de la génération 7000

Réf. 11393050

115,99 €\*

Réf. 11393220 pour façades de meuble XXL 125,99 €\*



#### Rallonge tuyau de vidange et arrivée d'eau WZAVS 1,5 m

Pour une grande flexibilité lors de l'installation des appareils


- Rallonge pour tuyau de vidange et arrivée d'eau et particulièrement sûre et flexible
- Tuyau de rallonge du système Aquasécurité de 1,5 m de long, tressé en métal
- Comprend : tuyau de rallonge, tuyau de vidange et deux colliers de serrage
- Convient à tous les lave-vaisselle Miele

Réf. 6390850

192,99 €\*

# Accessoires pour lave-vaisselle – habillages frontaux

| Référence du modèle                                                          | Largeur x hauteur | 60 cm | 45 cm | Couleur de la façade de l'appareil | Série G 7xx0 | Série G 7xx5 XXL | Série G 6xx0 | Série G 6xx5 XXL | Série G 5xx0 | Série G 5xx5 XXL | Série G 4xx0 | Série G 4xx5 XXL | PG 8131 i | PG 8132 Sci XXL | PG 8133 SCVi XXL | Référence | Prix      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|------------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|-----------|
| <b>Habillages frontaux pour lave-vaisselle intégrables</b>                   |                   |       |       |                                    |              |                  |              |                  |              |                  |              |                  |           |                 |                  |           |           |
| GFVi 613/72 PureLine                                                         | 600 x 715 mm      | •     |       | CleanSteel Inox antitrace          |              |                  | •            | •                |              |                  | •            | •                |           |                 | •                | 12670540  | 346,99 €* |
| GFVi 702/72 PureLine                                                         | 600 x 715 mm      | •     |       | CleanSteel Inox antitrace          | •            | •                |              |                  | •            | •                |              |                  |           |                 |                  | 12670610  | 419,99 €* |
| GFVi 702/77 PureLine                                                         | 600 x 765 mm      | •     |       | CleanSteel Inox antitrace          | •            | •                |              |                  | •            | •                |              |                  |           |                 |                  | 12670620  | 419,99 €* |
| GFVi 612/72 ContourLine                                                      | 600 x 715 mm      | •     |       | CleanSteel Inox antitrace          |              |                  | •            | •                |              |                  | •            | •                |           |                 | •                | 12670530  | 346,99 €* |
| GFVi 703/72 ContourLine                                                      | 600 x 715 mm      | •     |       | CleanSteel Inox antitrace          | •            | •                |              |                  | •            | •                |              |                  |           |                 |                  | 12670770  | 419,99 €* |
| GFVi 703/77 ContourLine                                                      | 600 x 765 mm      | •     |       | CleanSteel Inox antitrace          | •            | •                |              |                  | •            | •                |              |                  |           |                 |                  | 12671070  | 419,99 €* |
| GFVi 603/77 sans perçage                                                     | 600 x 765 mm      | •     |       | CleanSteel Inox antitrace          |              |                  | •            | •                |              |                  | •            | •                |           |                 |                  | 12670500  | 314,99 €* |
| GFVi 701/72 sans perçage                                                     | 600 x 715 mm      | •     |       | CleanSteel Inox antitrace          | •            | •                |              |                  | •            | •                |              |                  |           |                 |                  | 12670590  | 419,99 €* |
| GFVi 701/77 sans perçage                                                     | 600 x 765 mm      | •     |       | CleanSteel Inox antitrace          | •            | •                |              |                  | •            | •                |              |                  |           |                 |                  | 12670600  | 419,99 €* |
| GFVi 453/72-7                                                                | 450 x 715 mm      |       | •     | CleanSteel Inox antitrace          |              |                  |              |                  | •            |                  |              |                  |           |                 |                  | 12670470  | 346,99 €* |
| <b>Habillages frontaux pour lave-vaisselle semi-intégrables<sup>1)</sup></b> |                   |       |       |                                    |              |                  |              |                  |              |                  |              |                  |           |                 |                  |           |           |
| GFV 60/57-1                                                                  | 600 x 570 mm      | •     |       | CleanSteel Inox antitrace          |              |                  | •            | •                |              |                  | •            | •                | •         | •               |                  | 12670080  | 251,99 €* |
| GFV 60/57-7                                                                  | 600 x 570 mm      | •     |       | CleanSteel Inox antitrace          | •            | •                |              |                  | •            | •                |              |                  |           |                 |                  | 12670250  | 314,99 €* |
| GFV 60/60-1                                                                  | 600 x 600 mm      | •     |       | CleanSteel Inox antitrace          |              |                  | •            | •                |              |                  | •            | •                | •         | •               |                  | 12670120  | 272,99 €* |
| GFV 60/60-7                                                                  | 600 x 600 mm      | •     |       | CleanSteel Inox antitrace          | •            | •                |              |                  | •            | •                |              |                  |           |                 |                  | 12670320  | 314,99 €* |
| GFV 60/60-7                                                                  | 600 x 600 mm      | •     |       | Blanc brillant                     | •            | •                |              |                  | •            | •                |              |                  |           |                 |                  | 12670310  | 314,99 €* |
| GFV 45/60-7                                                                  | 450 x 600 mm      |       | •     | CleanSteel Inox antitrace          |              |                  |              |                  | •            |                  |              |                  |           |                 |                  | 12670140  | 293,99 €* |
| GFV 45/60-7                                                                  | 450 x 600 mm      |       | •     | Blanc brillant                     |              |                  |              |                  | •            |                  |              |                  |           |                 |                  | 12670150  | 293,99 €* |
| <b>Habillage frontal pour lave-vaisselle semi-intégrables</b>                |                   |       |       |                                    |              |                  |              |                  |              |                  |              |                  |           |                 |                  |           |           |
| GDU 60/60-1                                                                  | 585 x 605 mm      | •     |       | Blanc brillant                     |              |                  | •            | •                |              |                  | •            | •                |           |                 |                  | 12669940  | 146,99 €* |
| GDU 60/60-1                                                                  | 585 x 605 mm      | •     |       | Noir                               |              |                  | •            | •                |              |                  | •            | •                |           |                 |                  | 12669950  | 146,99 €* |
| GDU 60/60-7                                                                  | 585 x 605 mm      | •     |       | Noir obsidien                      | •            | •                |              |                  | •            | •                |              |                  |           |                 |                  | 12670030  | 157,99 €* |



### Habillage frontal PureLine pour lave-vaisselle intégrables

Inox/CleanSteel Inox antirace avec poignée au design PureLine Série G 7000


- Harmonie esthétique parfaite dans la cuisine
- Inox/CleanSteel Inox antirace – Nettoyage facile des traces de doigt
- Fourni avec la poignée et les raccords en inox PureLine

GFVi 702/72 inox,  
Largeur: 60 cm. Hauteur: 72 cm.  
Ref. 12670610

419,99 €\*

GFVi 702/77 inox,  
Largeur: 60 cm. Hauteur: 77 cm.  
Ref. 12670620

419,99 €\*



### Habillage frontal ContourLine pour lave-vaisselle intégrables

Inox/CleanSteel Inox antirace avec poignée au design ContourLine Série G 7000


- Harmonie esthétique parfaite dans la cuisine
- Inox/CleanSteel Inox antirace – Nettoyage facile des traces de doigt
- Fourni avec la poignée et les raccords en inox ContourLine

GFVi 703/72 inox,  
Largeur: 60 cm. Hauteur: 72 cm.  
Ref. 12670770

419,99 €\*

GFVi 703/77 inox,  
Largeur: 60 cm. Hauteur: 72 cm.  
Ref. 12671070

419,99 €\*



### Habillage frontal sans perçage pour lave-vaisselle intégrable

Inox anti-traces sans poignée et sans alesage. Série G 7000.

- Harmonie esthétique parfaite dans la cuisine
- Modification possible pour s'adapter au design de la poignée de la cuisine
- Inox/CleanSteel Inox antirace – Nettoyage facile des traces de doigt

GFVi 701/72 inox,  
Largeur: 60 cm. Hauteur: 72 cm.  
Ref. 12670590

419,99 €\*

GFVi 701/77 inox,  
Largeur: 60 cm. Hauteur: 77 cm.  
Ref. 12670600

419,99 €\*



### Habillages frontaux pour lave-vaisselle semi-intégrables

Harmonie esthétique parfaite entre habillage frontal et bandeau de commande

GFV 60/57-7,  
Largeur 60 cm. Hauteur 57 cm.  
Ref. 12670250

314,99 €\*

GFV 60/60-7 inox,  
Largeur 60 cm. Hauteur 60 cm.  
Ref. 12670320

314,99 €\*

GFV 60/60-7 blanc brillant,  
Largeur 60 cm. Hauteur 60 cm.  
Ref. 12670310

314,99 €\*



### Habillage frontal pour lave-vaisselle semi-intégrables

Pour convertir un lave-vaisselle intégrable en appareil encastré sous plan

- La combinaison de GDU et d'un appareil intégrable donne un lave-vaisselle encastré sous plan
- Compatible avec un panneau de décoration de jusqu'à 4 mm
- Raccourcissement de la hauteur de 7 cm max., pour brun foncé et noir
- Le kit déco GDU ne peut pas être associé aux bandeaux interchangeables en inox

Contenu : kit déco et socle réglable en profondeur

Ref.: 12670030

157,99 €\*

# Accessoires pour les appareils de soin du linge



## Colonne lave-linge/sèche-linge

En cas de manque de place pour une installation côte à côte, la plupart des lave-linge et sèche-linge Miele peuvent être installés en colonne. Dans cette configuration, le lave-linge est toujours placé en bas.

Pour une combinaison stable des deux appareils, Miele propose divers kits de superposition. Certains, comme le WTV 611, sont équipés d'un tiroir pratique. Il est possible ainsi d'y ranger des accessoires, ou le panier à linge peut y être posé pour charger ou décharger facilement le sèche-linge.




## Socle avec tiroir

Pour un chargement ergonomique du lave-linge et du sèche-linge, les appareils peuvent être posés sur un socle prévu à cet effet.

Avec une hauteur de socle de 36 cm, les textiles peuvent être chargés et déchargés sans devoir se pencher. Pour une installation sécurisée, les appareils sont fixés sur les socles. Le tiroir intégré avec mécanisme d'ouverture de type pousser/tirer offre un espace de rangement supplémentaire pour les lessives, les flacons de parfum, etc. Grâce à un tapis antidérapant, les accessoires ne peuvent pas glisser lors de l'ouverture ou de la fermeture du tiroir.

# Accessoires pour les appareils de soin du linge




## Kit de superposition WTV 511

Avec un tiroir intégré pour une colonne lave-linge/sèche-linge très pratique

- Beaucoup d'espace de rangement grâce au tiroir avec fonction push/pull (pousser/tirer)
- Pour les sèche-linge T1 ChromeEdition
- À combiner avec les lave-linge W1 ChromeEdition et WhiteEdition
- Pour combinaison avec les lave-linge séchants WT1 (sauf WTZH/WTW)
- Hauteur WTV : 12 cm
- Couleur : blanc lotus

Réf. 9351780

314,99 €\*



## Kit de superposition WTV 501

Pour l'installation sécurisée et compacte d'une colonne lave-linge/sèche-linge

- Pour les sèche-linge T1 ChromeEdition
- À combiner avec les lave-linge W1 ChromeEdition et WhiteEdition
- Pour combinaison avec les lave-linge séchants WT1 (sauf WTZH/WTW)
- Hauteur WTV : 2,5 cm
- Couleur : blanc lotus

Réf. 9256130

93,99 €\*




## Socle avec tiroir WTS 610

Avec un tiroir intégré pour les accessoires, par ex. lessive ou flacon de parfum

- Chargement et déchargement plus aisés grâce à une installation plus haute
- Tapis antidérapant pour ne pas que le contenu glisse
- Pour les lave-linge : W2 Nova Edition et tous les W1
- Pour les lave-linge séchants : WT1 (sauf WTZH/WTW)
- Pour sèche-linge : T2 Nova Edition et tous les T1
- Ne convient pas à une installation en colonne
- Ne convient pas aux appareils d'une profondeur supérieure à 65 cm
- Hauteur WTS : 35 cm
- Couleur : blanc lotus

Réf. 12349900

492,99 €\*



## Kit de superposition WTV 512

Avec un tiroir intégré pour une colonne lave-linge/sèche-linge très pratique

- Beaucoup d'espace de rangement grâce au tiroir avec fonction push/pull (pousser/tirer)
- Pour les sèche-linge T1 WhiteEdition
- À combiner avec les lave-linge W1 ChromeEdition et WhiteEdition
- Pour combinaison avec les lave-linge séchants WT1 (sauf WTZH/WTW)
- Hauteur WTV : 12 cm
- Couleur : blanc lotus

Réf. 9351790

314,99 €\*



## Kit de superposition WTV 502

Pour l'installation sécurisée et compacte d'une colonne lave-linge/sèche-linge

- Pour les sèche-linge T1 WhiteEdition
- À combiner avec les lave-linge W1 ChromeEdition et WhiteEdition
- Pour combinaison avec les lave-linge séchants WT1 (sauf WTZH/WTW)
- Hauteur WTV : 2,5 cm
- Couleur : blanc lotus

Réf. 9256140

93,99 €\*




## Kit d'encastrement UBS W1/G

Pour l'installation en toute sécurité de lave-linge sous le comptoir

- Insertion sous les plans de travail bas (à partir de 82 cm) – remplace le couvercle de l'appareil
- Pour les lave-linge de la série W1 ChromeEdition avec bandeau de commande droit
- Pour les lave-linge séchants WT1 avec bandeau de commande droit

Réf. 9709940

79,99 €\*



## Kit de superposition WTV 611

Avec un tiroir intégré pour une colonne lave-linge/sèche-linge très pratique

- Beaucoup d'espace de rangement grâce au tiroir avec fonction push/pull (pousser/tirer)
- Pour les sèche-linge T2 Nova Edition
- Convient à tous les lave-linge W2 Nova Edition et de la génération W1
- Hauteur WTV : 14,5 cm
- Couleur : blanc lotus

Réf. 11697970

314,99 €\*




## Kit de superposition WTV 601

Pour l'installation sécurisée et compacte d'une colonne lave-linge/sèche-linge

- Pour les sèche-linge T2 Nova Edition
- Convient à tous les lave-linge Miele W2 Nova Edition et de la génération W1
- Hauteur WTV : 2,5 cm
- Couleur : blanc lotus

Réf. 11697960

93,99 €\*



## Kit d'encastrement UBS T1/G

Pour l'installation en toute sécurité de sèche-linge sous le comptoir

- Insertion sous les plans de travail bas (à partir de 82 cm) – remplace le couvercle de l'appareil
- Pour les sèche-linge de la série T1 ChromeEdition avec bandeau de commande droit

Réf. 9710050

79,99 €\*

# Accessoires pour les appareils de soin du linge



## Réservoirs 1 et 2 W1

Pour le dosage de lessives standard dans les lave-linge TwinDos

- Réservoir transparent d'une capacité de 1,5 l
- Peut être rempli de lessive liquide ou d'adoucissant
- Pour rincer les lignes de distribution du système TwinDos
- Pour certains modèles W1; incompatible avec la commande DirectSensor

Réservoir 1, réf. 12666700 38,99 €\*  
Réservoir 2, réf. 12666710 38,99 €\*



## Réservoir 1 et 2 W2 Nova Edition

Pour le dosage de lessives standard dans les lave-linge TwinDos

- Réservoir transparent d'une capacité de 1,5 l
- Peut être rempli de lessive liquide ou d'adoucissant
- Pour rincer les lignes de distribution du système TwinDos
- Pour W2 Nova Edition

Réservoir 1, réf. 12666700 38,99 €\*  
Réservoir 2, réf. 12666710 38,99 €\*



## Compartment pour lessive liquide EFW 100

Pour un dosage parfait lors du lavage avec la fonction de prélavage ou de départ différé

- Pour les lave-linge et sèche-linge Nova Edition W1 et W2 ainsi que les lave-linge séchant WT1 à partir de janvier 2020
- Idéal également comme lessive spéciale pour les appareils équipés de TwinDos
- À utiliser dans le compartiment de lavage principal

Réf. 11221580 23,99 €\*



## Adaptateur de vidange WTDA 600

Entretoise pratique pour lave-linge et sèche-linge

- Raccordement commun de vidange et d'évacuation de l'eau de condensation
- Sécurité maximale: pas de retour dans le sèche-linge grâce à la soupape à bille
- Utilisable dans tous les lave-linge et sèche-linge Miele

Réf. 12539980 34,99 €\*



## Panier de séchage TRK 555

Idéal pour les chaussures de sport, les bottes d'enfants, les petits textiles en laine ou les peluches

- Meilleur entretien pour les objets délicats
- Spécifiquement conçu pour les sèche-linge Miele
- Adapté à tous les sèche-linge T1

Réf. 9614800 86,99 €\*



## Panier de séchage TRK 655

Idéal pour les chaussures de sport, les bottes d'enfants, les petits textiles en laine ou les peluches

- Meilleur entretien pour les textiles délicats
- Spécifiquement conçu pour les sèche-linge Miele
- Adapté à tous les sèche-linge T1 et T2 Nova Edition

Réf. 12510530 86,99 €\*



## Filtre de socle

Pour le remplacement du filtre de socle fourni avec le sèche-linge

- Protège l'échangeur thermique des peluches
- Le filtre favorise un fonctionnement efficace du sèche-linge sur le plan énergétique
- Matériau: mousse avec embossage Miele
- Nettoyage à l'eau courante
- Pour tous les sèche-linge T1 Nova Edition et T2

Réf. 12551630 42,56 €\*



PowerDry



# Accessoires pour aspirateur balai sans fil Triflex



## Electrobrosse compacte HX-EC 10

Idéal pour le nettoyage de tapis, coussins et sièges de voitures

- Cylindre motorisé qui nettoie les fibres en profondeur
- Convient aux personnes allergiques et aux foyers où vivent des animaux
- Largeur 16 cm – forme particulièrement ergonomique et compacte
- Brosse cylindrique amovible pour un nettoyage facile
- Combinaison possible avec le PowerUnit ou le tube d'aspiration
- Compatible avec les aspirateurs balais sans fil Triflex HX1, HX1 Facelift, HX2 et HX3

Réf. 12410940

96,99 €\*  
\*new article number 01.05.2026 13063570



## Filtre à poussières fines HX FSF

Filtre les particules de poussières les plus fines dans l'air

- Le matériau plissé retient les particules de poussière ultrafines
- Nettoyage facile en tapotant le filtre
- Remplacer le filtre tous les trois ans pour des performances optimales
- Compatible avec les aspirateurs balai sans fil Triflex HX1 (sauf Facelift)

Réf. 11385020

51,99 €\*  
\*new article number 01.05.2026 13070280



## Filtre à poussières fines HX FSF 2

Filtre les particules de poussières les plus fines dans l'air

- Le matériau plissé retient les particules de poussière ultrafines
- Prélavage du filtre avec la fonction ComfortClean
- Filtre facile à retirer grâce à la poignée ergonomique
- Remplacer le filtre tous les trois ans pour des performances optimales
- Compatible avec les aspirateurs balai sans fil Triflex HX1 Facelift, HX2 et HX3

Réf. 11945240

51,99 €\*  
\*new article number 01.05.2026 13070280



## Socle de chargement HX-LS

Pour le chargement pratique et indépendant de la batterie Li-Ion

- Combine un confort maximal avec une grande puissance d'aspiration
- Le complément idéal pour une batterie supplémentaire
- Permet de charger une autre batterie en même temps
- Compatible avec les aspirateurs balais sans fil Triflex HX1, HX1 Facelift, HX2 et HX3

Réf. 11384900

101,99 €\*  
\*new article number 01.05.2026 13063570



## Batterie Li-ion HX-LA

Permet de prolonger la durée de fonctionnement du Triflex

- Très puissant grâce à sept cellules haute performance
- Powered by Varta
- Le remplacement de la batterie est simple et rapide
- Compatible avec les aspirateurs balais sans fil Triflex HX1, HX1 Facelift, HX2 et HX3

Réf. 11384710

134,99 €\*  
\*new article number 01.05.2026 13053910



## Rouleau spécial sols durs HX-HC

Rouleau souple pour sol dur, approprié pour tous les intérieurs équipés en grande partie de sols durs

- Le cylindre en nylon tissé est d'une souplesse adaptée pour sol dur
- Les particules de poussière les plus fines sont absorbées
- Faible niveau sonore
- Il peut être remplacé très aisément par une brosse cylindrique
- Compatible avec les aspirateurs balai sans fil Triflex HX1 Facelift, HX2 et HX3

Réf. 11724550

50,99 €\*  
\*new article number 01.05.2026 13066030



## Support pour accessoires HX-AH

Porte-accessoire pour tube d'aspiration. Facilite l'utilisation des accessoires lors de l'aspiration avec le Triflex

- À clipser sur le tube d'aspiration du Triflex
- Rangement pratique, toujours à portée de main
- Possibilité de placer jusqu'à deux accessoires
- Compatibles avec tous les aspirateurs balai sans fil Triflex

Réf. 11724560

20,99 €\*  
\*new article number 01.05.2026 13066020



## Rallonge de flexible d'aspiration HX-FSH 10

Pour nettoyer les interstices étroits et les endroits difficiles d'accès

- Extensible jusqu'à une longueur de 120 cm
- Convient parfaitement au nettoyage de l'intérieur des voitures
- Peut être raccordé directement au bloc moteur de l'appareil
- Se combine idéalement avec les autres accessoires
- Compatibles avec tous les aspirateurs balai sans fil Triflex

Réf. 12395710

40,99 €\*  
\*new article number 01.05.2026 13066020

\* Prix maximum conseillé, TVA et éco participation comprises

# Accessoires pour aspirateur balai sans fil Triflex



## Électrobrosse MultiFloor HX-SEB 430 ElectroComfort

- Pour un nettoyage sans effort de tous les types de sol
- L'Électrobrosse élimine même la saleté la plus tenace
  - Nettoyage facile : brosse cylindrique amovible pour un nettoyage facile
  - Avec des poils synthétiques de grande qualité, très résistants
  - Compatible avec aspirateur Triflex HX1, HX1 Facelift et HX2 et HX3

Réf. 13000250

149,99 €\*



## Électrobrosse MultiFloor avec BrilliantLight HX-SEB 435 ElectroPremium

- Pour un nettoyage sans effort de tous les types de sol
- BrilliantLight pour un éclairage parfait de la zone à nettoyer
  - L'Électrobrosse élimine même la saleté la plus tenace
  - Nettoyage facile : brosse cylindrique amovible pour un nettoyage facile
  - Avec des poils synthétiques de grande qualité, très résistants
  - Compatible avec aspirateur Triflex HX1, HX1 Facelift et HX2 et HX3

Réf. 13000400

169,99 €\*

# Accessoires pour aspirateur balai sans fil Triflex HX3 Aqua & Plus Aqua

Pour une puissance d'aspiration élevée avec AquaTwister



La brosse AquaTwister transforme votre aspirateur Triflex en une solution de nettoyage humide performante. Grâce à ses deux pads rotatifs, à son réservoir d'eau de 300 ml et à son débit d'eau réglable, elle élimine efficacement même les saletés incrustées, tandis que le Spotlight 360° veille à ce qu'aucune trace ne vous échappe.



## AquaPads Chiffon de nettoyage universel HX-APU

Pour le nettoyage à l'eau de tous les types de sol résistants à l'eau.

- Effet de nettoyage en profondeur grâce au pouvoir absorbant des fibres
- Réutilisable et lavable en machine à 60 °C
- Rapide, hygiénique, sans contact : fermeture velcro pour une manipulation sans effort
- Compatible avec Miele AquaTwister
- Contenu : quatre pièces

Réf. 12977770

24,99 €\*



## Triflex AquaTwister HX-AT 10

Pour le nettoyage à l'eau de tous les types de sol résistants à l'eau

- SpotLight 360° pour un éclairage parfait de la zone à nettoyer
- MoistureFlex : choix de trois niveaux d'eau pour un nettoyage personnalisé
- Manœuvrabilité maximale grâce à la tête pivotante flexible
- Contenu : 1 électrobrosse AquaTwister, 2 AquaPads Universal et 1 tablette
- Compatible avec aspirateurs balai sans fil Triflex HX3

Réf. 12977320

199,99 €\*



## Miele FloorClean – produit de lavage universel pour les sols ST HX FC 5001 L

Pour le nettoyage de tous les types de sol résistants à l'eau

- Avec ZenRetreat – parfum exclusif pour une fraîcheur longue durée
- Concentré d'entretien des sols avec l'efficacité d'un nettoyage intensif
- Avec Freshplex™ pour neutraliser les odeurs désagréables
- Pour un nettoyage sans traces et des résultats impeccables
- Facilement biodégradable et sans résidus agressifs
- Quantité : 500 ml

Réf. 13006690

11,99 €\*

# Accessoires pour aspirateurs balais sans fil Duoflex



## Electrobrosse compacte HX-EC 20

Idéal pour le nettoyage de tapis, coussins et sièges de voitures

- Cylindre motorisé qui nettoie les fibres en profondeur
- Convient aux personnes allergiques et aux foyers où vivent des animaux
- Largeur 16 cm – forme particulièrement ergonomique et compacte
- Brosse cylindrique amovible pour un nettoyage facile
- Combinaison possible avec le bloc moteur ou le tube d'aspiration
- Compatible avec l'aspirateur balai sans fil Duoflex

Réf. 12410910

96,99 €\*



## Filtre à poussières fines HX-FDF 20

Filtre les particules de poussières les plus fines dans l'air

- Le matériau plissé retient les particules de poussière ultrafines
- Prélavage du filtre avec la fonction ComfortClean
- Remplacer le filtre tous les trois ans pour des performances optimales
- Livraison sans couvercle – prendre celui du filtre à remplacer
- Compatible avec l'aspirateur balai sans fil Duoflex

Réf. 12518910

51,99 €\*



## Rouleau spécial sols durs HX-HCT 20

Approprié pour tous les intérieurs équipés en grande partie de sols durs

- Le cylindre en nylon tissé est d'une souplesse spécifique pour sol dur
- Les particules de poussière les plus fines sont absorbées
- Faible niveau sonore
- Il peut être remplacé très aisément par une brosse cylindrique
- Compatible avec l'aspirateur balai sans fil Duoflex

Réf. 12523560

50,99 €\*



## Rallonge de flexible d'aspiration HX-FSH 20

Pour nettoyer les interstices étroits et les endroits difficiles d'accès

- Extensible jusqu'à une longueur de 120 cm
- Système SpeedLock pour un déverrouillage simple et pratique
- Convient parfaitement au nettoyage de l'intérieur des voitures
- Peut être raccordé directement au bloc moteur de l'appareil
- Se combine idéalement avec les autres accessoires
- Compatible avec l'aspirateur balai sans fil Duoflex

Réf. 12395720

40,99 €\*



## Support pour accessoires HX-AH 20

Facilite l'utilisation des accessoires lors de l'aspiration avec le Duoflex

- Clipsable sur le tube d'aspiration du Duoflex
- Possibilité de placer jusqu'à deux accessoires
- Rangement pratique, toujours à portée de main
- Compatible avec l'aspirateur balai sans fil Duoflex

Réf. 12410980

20,99 €\*



## Brosse AllFloor Duoflex HX-AF 20

Pour un nettoyage facile et en profondeur des tapis et des sols durs

- Modèle particulièrement plat pour un nettoyage facile même sous les meubles bas
- Manipulation aisée grâce à l'adaptation automatique au revêtement de sol
- atteint sans problèmes les coins difficiles d'accès
- Tête pivotante maniable pour se faufiler partout efficacement.
- Système SpeedLock pour un déverrouillage simple et pratique

Réf. 12408100

74,99 €\*

# Accessoires pour aspirateurs balais sans fil Triflex et Duoflex



## Suceur large à coussins HX-UN

Pour un nettoyage simple, rapide et en profondeur de meubles capitonnés et matelas

- Extra large de 17 cm pour un nettoyage particulièrement rapide
- Peut être raccordé au bloc moteur, au tube d'aspiration ou flexible d'aspiration
- Constitué à 85 % de matériaux recyclés – plus écologique
- Compatible avec l'aspirateur balai sans fil Triflex ou Duoflex

Réf. 12518950

27,99 €\*



## Suceur plat flexible HX-CNXL

Extensible pour une portée de 60 cm

- Idéal pour interstices difficiles d'accès
- La section centrale flexible se plie pour nettoyer les niches d'encastrement difficiles
- Compatible avec l'aspirateur balai sans fil Triflex ou Duoflex
- Peut être raccordé directement bloc moteur
- Constitué à 100 % de matériaux recyclés – plus écologique

Réf. 12395700

25,99 €\*



## Brosse universelle HX-UB

Brosse ajustable graduellement pour un nettoyage rapide et respectueux des surfaces délicates

- Tête pivotante réglable aux multiples usages
- Poils souples avec filament de nylon
- Se fixe indistinctement sur la poignée, le tube d'aspiration ou le flexible d'aspiration
- Parfaitement adapté pour le nettoyage des écrans et des meubles
- Constitué à 55 % de matériaux recyclés – plus écologique
- Adapté à tous les aspirateurs balais sans fil Miele

Réf. 12410960

40,99 €\*



## Brosse à meuble HX-DB

Pour nettoyer en douceur les surfaces délicates

- Contrefort souple pour amortir et éviter de rayer le mobilier
- Avec des poils naturels pour un nettoyage particulièrement doux
- 100 % de matériaux recyclés (sauf les poils) – plus écologique
- Compatible avec l'aspirateur balai sans fil Triflex ou Duoflex

Réf. 12395490

21,99 €\*



## Suceur plat HX-CN

Idéal pour le nettoyage de petits interstices et d'encoches étroites

- Peut être raccordé à PowerUnit, au tube d'aspiration ou flexible d'aspiration
- Constitué à 97 % de matériaux recyclés – plus écologique
- Compatible avec l'aspirateur balai sans fil Triflex ou Duoflex

Réf. 12518930

16,99 €\*

# Accessoires pour aspirateurs

Pour une absorption parfaite et aisée de la poussière

## Absorption parfaite de la poussière

Parce que chaque maison est meublée différemment et que les styles de vie individuels varient considérablement, Miele offre un large programme d'accessoires pour aspirateurs. Vous pouvez personnaliser votre aspirateur Miele en fonction de vos besoins. Par exemple avec des brosses adaptées à votre revêtement de sol, des accessoires spéciaux pour différents types de surfaces. Même les zones difficiles d'accès ou le haut des armoires sont accessibles rapidement sans qu'il soit nécessaire de se baisser ou de grimper. La poussière est aspirée de manière fiable et n'est pas projetée dans la pièce.

## Miele emprisonne la poussière à l'intérieur en toute sécurité

Le système de filtration AirClean Miele, comprenant un sac aspirateur Miele HyClean Pure et un filtre d'évacuation Miele, assure un niveau d'hygiène maximum. La pollution générée par les particules fines dans l'air ambiant est considérablement réduite. L'interaction de tous les composants garantit une filtration de plus de 99,99 % des poussières fines<sup>1)</sup>. Vous pouvez ainsi respirer profondément et l'efficacité du nettoyage réduit le temps de nettoyage.

## Qualité et sécurité

Les accessoires Miele doivent résister aux tests les plus stricts en matière de durabilité et de longévité. Comme pour nos aspirateurs, la norme de qualité élevée garantit une longue durée de vie.

## Nettoyage en douceur

L'utilisation d'accessoires Miele d'origine permet de nettoyer vos revêtements de sol, meubles et autres surfaces en douceur et avec précaution, mais aussi avec une extrême minutie.



<sup>1)</sup> Selon la norme CEI 62885-2 pour l'utilisation d'appareils Miele équipés du système de filtration AirClean



# Brosses universelles

Pour les tapis et les sols durs



## Polyvalent et flexible

Les brosses universelles Miele sont pratiques dans les habitations avec différents types de revêtements de sol. Leur brosse s'adapte par simple pression sur la pédale afin de correspondre au type de revêtement.



Exclusivité  
Miele



Exclusivité  
Miele



Exclusivité  
Miele

### AllTeQ SBD 365-3

Brosse universelle pour aspirer sans effort, en particulier les tapis

- Bandes de poils rétractables ou extensibles pour le nettoyage des sols durs et des tapis
- Large orifice d'aspiration sur toute la brosse pour une aspiration en profondeur
- Les cylindres caoutchoutés évitent de rayer les sols durs
- Le large ramasse-fils situé sur la face inférieure permet également d'éliminer les poils

Réf. 11805640

80,99 €\*

### AllTeQ Eco SBD 365-3

La brosse à économie d'énergie pour des résultats d'aspiration optimaux à faible puissance

- Bandes de poils rétractables ou extensibles pour le nettoyage des sols durs et des tapis
- Large orifice d'aspiration sur toute la brosse pour une aspiration en profondeur
- Les cylindres caoutchoutés évitent de rayer les sols durs
- Le large ramasse-fils situé sur la face inférieure permet également d'éliminer les poils
- Orifice d'aspiration orientable – s'adapte au revêtement de sol
- Convient aux aspirateurs Miele d'une puissance max. de 1000 W

Réf. 11607410

80,99 €\*

### Brosse AllFloor SBD 380-3

La brosse tout terrain AllFloor permet de passer l'aspirateur sur les moquettes et les sols durs sans avoir à changer de mode.

Design extra plat, léger : pour nettoyer sous les meubles bas. Dotée de poils latéraux pour un nettoyage pratique et efficace des interstices les plus inatteignables.

Réf. 12789670

80,99 €\*

# Brosses

Pour les revêtements de sol durs sensibles aux rayures et résistants à l'usure



## Extrêmement doux, agile et maniable

De nombreux sols durs tels que les parquets, les revêtements de sol stratifiés, les carreaux de grès polis et les carrelages de haute qualité sont très sensibles aux rayures. Les brosses pour parquet Miele ont été conçues pour conserver le bel aspect de vos sols fragiles. Grâce à leur bande de poils doux sur tout le pourtour, ils glissent en douceur sur vos sols.

Les brosses Miele pour sols durs sont idéales pour nettoyer les carrelages qui ne sont pas susceptibles de se rayer et les sols durs texturés.

Grâce à la tête pivotante unique, toutes les brosses sont particulièrement agiles et maniables !



Exclusivité  
Miele



Exclusivité  
Miele



Exclusivité  
Miele

### Parquet Twister XL SBB 400-3

Pour un nettoyage en douceur et extrêmement rapide des sols durs sensibles aux rayures

- 41 cm de large pour nettoyer de grandes surfaces en un minimum de temps
- Extrêmement agile et maniable grâce à une tête pivotante unique en son genre
- Les poils naturels souples glissent facilement et en douceur sur les sols

Réf. 7101160

75,99 €\*

### Parquet Twister SBB 300-3

Pour un nettoyage en douceur et sans effort des revêtements de sol durs sensibles aux rayures

- Aspiration rapide : 30 cm de large et extrêmement plat
- Extrêmement agile et maniable grâce à une tête pivotante unique en son genre
- Les poils naturels souples glissent facilement et en douceur sur les sols

Réf. 7155710

70,99 €\*

### Brosse sols durs Twister SBB 300-3

Pour un nettoyage en profondeur et sans effort des sols durs

- Extrêmement flexibles et agiles grâce à leur tête pivotante unique
- Atteint facilement les petits coins et recoins
- Les poils synthétiques de haute qualité éliminent la poussière dans les fissures profondes

Réf. 9730770

65,99 €\*

# Turbobrosses

Pour les revêtements textiles à poils courts



## Miele TurboTeQ, pour un nettoyage en profondeur et de beaux tapis

Les tapis doivent être aspirés régulièrement, même si aucune salissure n'est visible à l'œil nu. Pour que la poussière, les cheveux ou les fils qui se sont déposés en profondeur soient éliminés de manière fiable, les tapis doivent être brossés en même temps qu'ils sont aspirés. La brosse cylindrique de la turbobrosse de Miele, alimentée par le passage de l'air dans le tube d'aspiration, assure l'élimination complète de la saleté.

Un passage régulier de l'aspirateur permet de relever les boucles et les fibres de votre tapis pour qu'il reste beau plus longtemps ! La TurboTeQ de Miele s'adapte à presque tous les aspirateurs traîneaux de Miele.

**Idéal pour les propriétaires d'animaux domestiques et les ménages ayant des tapis à poils courts.**



Exclusivité  
Miele

### TurboTeQ STB 305-3

Pour un nettoyage rapide et complet des tapis à poils courts

- Élimine les cheveux, les fils et les peluches, même sur les tapis délicats
- Idéal pour les propriétaires d'animaux
- Pas de raccordement séparé, directement alimenté par le flux d'air
- La glissière de réglage de l'air empêche les tapis d'être aspirés dans l'aspirateur

Réf. 10455360

140,99 €\*

# Électrobrosses

Pour les tapis à poils longs et denses

Pour les appareils dotés d'un flexible d'aspiration électrique



## Electro SEB 217-3

Avec brosse cylindrique pour un nettoyage intensif des tapis robustes

- Brosse cylindrique électrique pour l'élimination des salissures persistantes
- Entraînement motorisé pour un nettoyage uniforme de toutes les hauteurs de poils
- Raccordement direct pour le montage ultérieur sur des appareils équipés d'un flexible d'aspiration électrique

Réf. 7250160

151,99 €\*

### Les électrobrosses Miele, pour un nettoyage en profondeur et de beaux tapis

Les tapis épais et à poils longs sont particulièrement difficiles à nettoyer, car la poussière, les cheveux et les peluches s'y enfouissent profondément. Ces éléments sont mieux éliminés lorsque le tapis est brossé et aspiré simultanément : Les longs poils des électrobrosses Miele pénètrent en profondeur dans les poils de vos tapis. La puissance d'aspiration permet d'éliminer efficacement et de manière fiable les saletés et les particules de poussière. Dans le même temps, les poils sont activement soulevés par la brosse cylindrique rotative, ce qui permet à vos tapis de rester en bon état et de conserver leur belle apparence.

# Coffret d'accessoires



Les coffrets pratiques contiennent chacun les accessoires idéaux pour répondre aux besoins de nettoyage individuels. Ils sont donc toujours à portée de main et faciles à ranger.



## Coffret d'accessoires kit HomeCare C-HCS

Pour un nettoyage rapide et minutieux de votre intérieur — pour les personnes allergiques

- Des accessoires bien rangés et toujours à portée de main
- Coffret d'accessoires comprenant :
- Suceur plat flexible pour nettoyer sans effort les espaces étroits et les fentes
- Turbobrosse pour aspirer facilement les cheveux et les peluches
- L'embout pour matelas est particulièrement adapté à l'aspiration des interstices
- Brosse universelle polyvalente

Réf. 12563370

216,99 €\*



## Coffret d'accessoires kit CarCare C-CCS

Pour un nettoyage rapide en profondeur des endroits difficiles d'accès dans la voiture

- Des accessoires bien rangés et toujours à portée de main
- Coffret d'accessoires comprenant :
- Suceur plat flexible pour nettoyer sans effort les espaces étroits et les fentes
- Petite turbobrosse pour éliminer cheveux, fils et peluches des sièges de voiture
- Brosse universelle polyvalente
- Chiffon microfibre pour capturer les plus petites particules de saleté

Réf. 12563340

131,99 €\*



## Coffret d'accessoires kit PetCare C-PCS

Pour une élimination complète des poils d'animaux, même sur les tapis délicats

- Des accessoires bien rangés et toujours à portée de main
- Coffret d'accessoires comprenant :
- Turbobrosse pour aspirer facilement les cheveux et les peluches
- L'embout pour matelas est particulièrement adapté à l'aspiration des interstices
- Suceur à coussins plat pour le nettoyage des meubles rembourrés

Réf. 12563350

185,99 €\*



# Accessoires spéciaux

Pour les zones difficiles d'accès ou les surfaces délicates



## Des solutions pratiques aux problèmes

Miele offre des accessoires spéciaux pour votre aspirateur afin de répondre à presque toutes les exigences en matière de nettoyage, qu'il s'agisse de zones difficiles d'accès ou de surfaces délicates. Choisissez et combinez des accessoires pour répondre à vos besoins individuels.



### Pour une plus grande durabilité :

Notre objectif est d'avoir un impact environnemental aussi faible que possible. C'est pourquoi les composants durs de divers accessoires spéciaux sont constitués à 100 % de plastique recyclé.


### Mini Turbobrosse STB 101

Pour une élimination rapide des cheveux et des fils grâce à une puissante brosse cylindrique

- Pas de raccordement séparé, directement alimenté par le flux d'air
- Large orifice d'aspiration (16 cm)
- La glissière de réglage de l'air empêche les tapis d'être aspirés dans l'aspirateur
- Se fixe indistinctement sur la poignée ou le tube d'aspiration

Réf. 7252850

60,99 €\*



### Suceur à coussins large SPD 20

Pour un nettoyage facile, rapide et en profondeur des meubles capitonnés

- Constitué à 100 % de matériaux recyclés (sauf le ramasse-fils)
- Avec technologie de ramasse-fils en TPE pour des résultats de lavage parfaits
- Fonction auto-nettoyage – aucune fibre/poil ne reste sur la brosse
- S'adapte directement sur les poignées des aspirateurs traîneaux Miele

Réf. 11483910

28,99 €\*



### Brosse à meuble avec tête pivotante flexible SSP 1

Pour nettoyer en douceur les surfaces délicates

- Constitué à 100 % de matériaux recyclés (sauf les poils)
- Avec tête pivotante flexible et réglable
- Contrefort souple pour amortir et éviter de rayer le mobilier
- S'adapte directement sur les poignées des aspirateurs traîneaux Miele
- Avec des poils naturels pour un nettoyage particulièrement doux

Réf. 11607230

20,99 €\*



### Suceur extra-long SFD 10

Pour le nettoyage des interstices profonds

- Avec une longueur de 30 cm, idéal pour les crevasses et interstices longs et étroits
- S'adapte directement sur les poignées des aspirateurs traîneaux Miele
- Convient parfaitement au nettoyage des filtres à peluches des sèche-linge
- Constitué à 100 % de matériaux recyclés

Réf. 11607350

16,99 €\*



### Suceur extra-long flexible SFD 20

Pour le nettoyage des zones difficiles d'accès grâce à sa longueur impressionnante

- Longueur de 55 cm, idéal pour interstices difficiles d'accès
- La section centrale flexible se plie pour nettoyer les niches d'encastrement difficiles
- S'adapte directement sur les poignées des aspirateurs traîneaux Miele

Réf. 7252100

19,99 €\*



### Brosse pour radiateur SHB 30

Une aide pratique pour nettoyer les endroits difficiles d'accès

- Dépoussiérage rapide des crevasses grâce à sa forme plate
- Très facile à utiliser en combinaison avec tous les suceurs plat de Miele
- Avec des poils synthétiques solides et robustes

Réf. 9660490

28,99 €\*



### Suceur pour matelas SMD 10

Pour passer l'aspirateur dans les fentes entre les sommiers et les matelas et entre les coussins des canapés

- Ramasse-fils sur la face inférieure pour enlever les poils
- Structure plate pour les espaces restreints
- S'adapte directement sur les poignées des aspirateurs traîneaux Miele

Réf. 7252280

15,99 €\*



**Exclusivité  
Miele**


### Rallonge de flexible d'aspiration SFS 10

Rallonge flexible du flexible d'aspiration

- Pour un rayon d'exploitation supplémentaire de 1,5 m lors de l'aspiration
- Si nécessaire : tuyau extensible supplémentaire
- Rangement pratique dans l'embout à olive après l'aspiration
- S'insère entre la poignée et le flexible d'aspiration

Réf. 7252210

35,99 €\*



**Exclusivité  
Miele**

### Brosse universelle réglable graduellement SUB 20

Pour nettoyer rapidement et en douceur les surfaces délicates

- Constitué à 100 % de matériaux recyclés (sauf les poils)
- Deux têtes pivotantes à réglage variable
- Contrefort souple pour amortir et éviter de rayer le mobilier
- La haute densité de poils naturels assure un nettoyage en douceur
- S'adapte directement sur les poignées des aspirateurs traîneaux Miele
- Se fixe indistinctement sur la poignée, le tube d'aspiration ou le flexible d'aspiration

Réf. 11607330

40,99 €\*



### Poignée Comfort Spotlight SGC 20

Pour un éclairage pratique des zones à nettoyer

- Conception ergonomique pour une manipulation très facile
- Par simple pression sur un bouton : LED pour un éclairage lumineux des coins sombres
- Facile à rééquiper et utile dans de nombreuses situations

Réf. 9385930

62,09 €\*

# Filtre d'évacuation Miele d'origine

## Pour capturer la poussière à l'intérieur du sac aspirateur

Le système de filtration AirClean de Miele est composé d'un sac aspirateur Miele d'origine et d'un filtre d'évacuation Miele d'origine. Ces couches de filtration garantissent une capture efficace de la poussière. Après avoir passé l'aspirateur, l'air ambiant est encore plus propre qu'avant, et la poussière met plus de temps à se redéposer sur les meubles et les surfaces.

Cinq types de filtres d'évacuation Miele sont disponibles pour répondre à vos besoins.



## Recommandations à l'attention des personnes allergiques

Les personnes allergiques aux acariens devraient opter pour un aspirateur avec filtre HEPA de série et un habillage extérieur spécial très étanche. Ces appareils garantissent que l'air filtré soufflé par l'aspirateur est plus propre que l'air ambiant avant de passer l'aspirateur. Grâce à ces propriétés, certains aspirateurs Miele sont recommandés par l'organisme allemand d'essai des matériaux TÜV Nord aux personnes allergiques. Pour que votre appareil conserve une performance élevée de filtration pendant toute sa durée de vie, remplacez régulièrement les filtres HEPA saturés et usés, c'est-à-dire environ une fois par an.



## Filtre AirClean HEPA

Il filtre même les poussières fines et les allergènes — idéal pour les personnes allergiques à la poussière domestique. Une capacité totale > 99,95 % de rétention totale de la poussière<sup>1)</sup>, classé HEPA 13<sup>3)</sup>.

## Filtre Active AirClean

Réduction considérable des odeurs désagréables<sup>2)</sup>

- Idéal pour les ménages avec des animaux domestiques ou des fumeurs

## Filtre Silence AirClean

Nette réduction des bruits dus à l'aspiration et au moteur

- Le réducteur de bruit pour les aspirateurs

## Filtre AirClean Plus

Filtration efficace pour un air ambiant purifié.

- Il emprisonne la poussière à l'intérieur en toute sécurité.

## Filtre AirClean

Filtration efficace pour les exigences du quotidien.

Une capacité totale > 99,9 % de rétention de la poussière<sup>1)</sup> en association avec le sac aspirateur HyClean et le filtre du moteur.

<sup>1)</sup> Selon la norme EN 60312-1

<sup>2)</sup> Selon la norme DIN EN 13725


<sup>3)</sup> Selon la norme EN 1822/2011



### Recommandations à l'attention des personnes allergiques

Les personnes allergiques aux acariens devraient opter pour un aspirateur avec filtre HEPA de série et un habillage extérieur spécial très étanche.

Ces appareils garantissent que **l'air soufflé est plus propre que l'air ambiant normal**. Grâce à ces propriétés, certains aspirateurs Miele sont recommandés par TÜV Nord aux personnes allergiques. Pour que votre aspirateur conserve une performance élevée de filtration pendant toute sa durée de vie, remplacez régulièrement les filtres HEPA saturés et usés, c'est-à-dire environ une fois par an.



<sup>1)</sup> Selon EN 60312-1  
<sup>2)</sup> Selon DIN EN 13725  
<sup>3)</sup> Selon EN 1822/2011

# Filtres d'évacuation Miele d'origine

Pour les appareils des séries Complete C2–C3, Compact C1–C2, S4, S5, S6, S8, Guard S1, Guard M1 et Guard L1



## Filtre AirClean HEPA SF HA 50

Capture les poussières fines et les allergènes en toute sécurité

- Idéal pour les personnes allergiques aux poussières domestiques, capacité de rétention des poussières  $\geq 99,95\%$
- Classe HEPA 13 selon EN 1822/2011
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : un filtre

Réf. 12785390

41,99 €\*



## Filtre Active AirClean SF AA 50

Pour une filtration efficace des odeurs désagréables

- Avec filtres à charbon actif : idéal pour propriétaires d'animaux domestiques/fumeurs
- Scelle la poussière à l'intérieur en toute sécurité
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : un filtre

Réf. 12785350

30,99 €\*



## Filtre Silence AirClean SF SA 50

Le réducteur de bruit pour les aspirateurs

- Pour réduire les bruits dus à l'air et au moteur
- L'air ambiant est plus propre qu'avant l'aspiration
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : un filtre

Réf. 12785400

30,99 €\*

Pour les appareils des séries Complete C1, Classic C1\*\*, Guard S1, S2, S300–800 et S7



## Filtre AirClean Plus SF-AP50-1

Filtration efficace pour un air ambiant purifié

- Scelle la poussière à l'intérieur en toute sécurité
- L'air ambiant est plus propre qu'avant l'aspiration
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : un filtre

Réf. 12868930

30,99 €\*



## Filtre AirClean HEPA SF HA 30

Capture les poussières fines et les allergènes en toute sécurité

- Idéal pour les personnes allergiques aux poussières domestiques, capacité de rétention des poussières  $\geq 99,95\%$
- Classe HEPA 13 selon EN 1822/2011
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : un filtre

Réf. 12785370

41,99 €\*



## Filtre Active AirClean SF AA 30

Pour une filtration efficace des odeurs désagréables

- Avec filtres à charbon actif : idéal pour propriétaires d'animaux domestiques/fumeurs
- Scelle la poussière à l'intérieur en toute sécurité
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : un filtre

Réf. 12718090

30,99 €\*

Pour les appareils de la série Boost CX1



#### Filtre AirClean HEPA SF HA 60

Capture les poussières fines et les allergènes en toute sécurité

- Idéal pour les personnes allergiques aux poussières domestiques, capacité de rétention des poussières  $\geq 99,95\%$
- Classe HEPA 13 selon EN 1822/2011
- Avec un indicateur de changement de sac timestrip®
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : un filtre

Réf. 11639210

41,99 €\*



#### Filtre Hygiène AirClean SF HY 60

Filtration efficace et soignée pour un air ambiant purifié

- Scelle la poussière à l'intérieur en toute sécurité
- L'air ambiant est plus propre qu'avant l'aspiration
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : un filtre

Réf. 11639240

30,99 €\*



#### Filtre à poussières fines CX FSF

Pour maintenir la puissance d'aspiration

- Le matériau plissé retient les particules de poussière ultrafines
- Facile à nettoyer à l'eau courante
- Remplacement recommandé tous les trois ans

Réf. 11639250

46,99 €\*

Pour tous les aspirateurs traîneaux Miele avec sac (sauf Swing H1 et S1)



#### Filtre AirClean SF SAC 20/30

Filtration efficace pour les besoins du quotidien.

- Scelle la poussière à l'intérieur en toute sécurité
- L'air ambiant est plus propre qu'avant l'aspiration
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Deux types de filtres en un à couper à la bonne taille
- Contenu : trois filtres

Réf. 3944711

19,99 €\*  
1 Pièce = 6,66 €

\* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

\*\* Convient uniquement aux modèles Classic C1 à partir du numéro de fabrication 49/

# Sacs aspirateur Miele d'origine

## Pourquoi il est préférable d'utiliser uniquement des sacs aspirateur d'origine Miele

Pour Miele, il est évident que l'évacuation d'air doit être propre. C'est pourquoi nos sacs à poussière d'origine Miele se distinguent par un effet filtrant exceptionnel et constituent une nouvelle référence en matière d'entretien des sols.

## Absorption parfaite de la poussière

Seuls les sacs aspirateur d'origine Miele s'adaptent parfaitement à votre aspirateur Miele, de sorte que la poussière est conduite en toute sécurité jusqu'à l'intérieur du sac. Vous pouvez reconnaître le sac aspirateur approprié à la couleur de sa plaque de support.





### On peut enfin respirer !

Le système de filtration Air-Clean Miele, comprenant un sac aspirateur Miele HyClean Pure et un filtre d'évacuation Miele, assure un niveau d'hygiène maximum. La pollution générée par les particules fines dans l'air ambiant est considérablement réduite : L'interaction de ces composants assure une filtration supérieure à 99,99 % de la poussière fine<sup>1</sup>. Vous pouvez ainsi respirer profondément et l'efficacité du nettoyage réduit le temps de nettoyage.



### Durable et efficace : durée de vie accrue de 50 %

Nos sacs aspirateur HyClean Pure possèdent une durée de vie impressionnante de trois mois en moyenne, soit 50 % de plus que la durée de vie des sacs d'autres fabricants<sup>2</sup>. Cette efficacité exceptionnelle signifie que vous devez changer le sac moins souvent, tandis que votre aspirateur Miele continue de fonctionner au maximum de ses capacités pour un gain de temps et d'argent précieux.

<sup>1</sup> Selon la norme CEI 62885-2 pour l'utilisation d'appareils Miele équipés du système de filtration AirClean

<sup>2</sup> Par rapport à la marque de sacs aspirateur leader du marché en Allemagne

# Sacs aspirateur Miele d'origine

**CO**

Guard M1



## Sacs aspirateur HyClean Pure CO

Meilleure performance de filtration de 99,99 % grâce au système Miele AirClean

- Canalisation du flux d'air 3D brevetée pour une longue durée de vie
- 80 % de matériaux recyclés et excellente performance – unique sur le marché
- Remplacement propre du sac aspirateur grâce à la fermeture hygiénique automatique
- Efficacité maximale lors de l'aspiration avec une puissance faible
- Contenu : quatre sacs à poussière, un filtre d'évacuation

Réf. 12557080

19,99 €\*  
1 Pièce = 5,00 €



## Sacs aspirateur HyClean Pure CO Pack XL

Contenu: 8 sacs aspirateur, deux filtres d'évacuation

Réf. 12694900

35,99 €\*



## HyClean Pure CO Pack XXL

Contenu: 16 sacs aspirateur, quatre filtres d'évacuation

Réf. 12695230

67,99 €\*

**TU**

Guard S1  
Guard L1



## Sacs aspirateur HyClean Pure TU

Meilleure performance de filtration de 99,99 % grâce au système Miele AirClean

- Canalisation du flux d'air 3D brevetée pour une longue durée de vie
- 80 % de matériaux recyclés et excellente performance – unique sur le marché
- Remplacement propre du sac aspirateur grâce à la fermeture hygiénique automatique
- Efficacité maximale lors de l'aspiration avec une puissance faible
- Contenu : quatre sacs à poussière, un filtre d'évacuation

Réf. 12557060

19,99 €\*  
1 Pièce = 5,00 €



## HyClean Pure TU Pack XL

Contenu: 8 sacs aspirateurs, deux filtres d'évacuation

Réf. 12694890

35,99 €\*



## HyClean Pure TU Pack XXL

Contenu: 16 sacs aspirateur, quatre filtres d'évacuation

Réf. 12695210

67,99 €\*

## GN

|          |    |                 |     |
|----------|----|-----------------|-----|
| Complete | C3 | S 8000 – S 8999 | S 8 |
| Complete | C2 | S 5000 – S 5999 | S 5 |
| Classic  | C1 | S 2000 – S 2999 | S 2 |
|          |    | S 800 – S 858   |     |
|          |    | S 600 – S 658   |     |



### Sacs aspirateur HyClean Pure GN

Meilleure performance de filtration de 99,99 % grâce au système Miele AirClean

- Canalisation du flux d'air 3D brevetée pour une longue durée de vie
- 80 % de matériaux recyclés et excellente performance – unique sur le marché
- Remplacement propre du sac aspirateur grâce à la fermeture hygiénique automatique
- Efficacité maximale lors de l'aspiration avec une puissance faible
- Contenu : quatre sacs à poussière, un filtre de protection moteur, un filtre d'évacuation

Réf. 12421130

19,99 €\*  
1 Pièce = 5,00 €



### Hyclean pure GN Pack XL

Contenu : 8 sacs à poussière, 2 filtres d'évacuation, 2 filtres d'évacuation moteur

Réf. 12497870

35,99 €\*



### HyClean Pure GN Pack XXL

Contenu : 16 sacs à poussière, quatre filtres de protection moteur et 4 filtres d'évacuation

Réf. 12498250

67,99 €\*

## FJM

|          |    |                 |     |
|----------|----|-----------------|-----|
| Compact  | C2 | S 6000 – S 6999 | S 6 |
| Compact  | C1 | S 4000 – S 4999 | S 4 |
| Complete | C1 | S 700 – S 799   |     |
|          |    | S 500 – S 578   |     |
|          |    | S 300i – S 399  |     |
|          |    | S 290 – S 299   |     |
|          |    | S 24 – S 256i   |     |



### Sacs aspirateur HyClean Pure FJM

Meilleure performance de filtration de 99,99 % grâce au système Miele AirClean

- Canalisation du flux d'air 3D brevetée pour une longue durée de vie
- 80 % de matériaux recyclés et excellente performance – unique sur le marché
- Remplacement propre du sac aspirateur grâce à la fermeture hygiénique automatique
- Efficacité maximale lors de l'aspiration avec une puissance faible
- Contenu : quatre sacs à poussière, un filtre de protection moteur, un filtre d'évacuation

Réf. 12421140

19,99 €\*  
1 Pièce = 5,00 €



### Hyclean Pure FJM Pack XL

Contenu : 8 sacs aspirateur, 2 filtres d'évacuation, 2 filtres d'évacuation moteur

Réf. 12498160

35,99 €\*



### HyClean Pure FJM Pack XXL

Contenu : 16 sacs aspirateur, quatre filtres de protection moteur et 4 filtres d'évacuation

Réf. 12498260

67,99 €\*

# Pour les meilleurs résultats de lavage

## Détergents Miele

### **Les lessives et les lave-linge sont parfaitement harmonisés les uns aux autres**

Depuis plus de 125 ans, Miele dispose d'une excellente expertise dans le domaine du soin du linge. Miele développe chaque produit avec passion et savoir-faire, du lave-linge parfait à la lessive adaptée. Nous avons ainsi une vision à 360°. En tant que professionnels, nous coordonnons toutes les pièces du soin du linge. Nous connaissons les étapes du processus de lavage, les propriétés des composants de la lessive et les exigences des différents textiles. Interaction parfaite : Le système de soin Miele pour une fiabilité durable.

Grâce à sa vaste expérience, Miele est en mesure de proposer la lessive pour linge délicat et couleurs adaptée à chaque vêtement : pour les couleurs, le linge délicat, les tissus délicats, le linge blanc ou foncé. Chaque type de textile est ainsi nettoyé en profondeur et soigneusement entretenu.

### **Une interaction optimale**

Les formules spécialement adaptées aux lave-linge Miele vous offrent des résultats de lavage parfaits et fiables.

En plus des quantités d'eau et des températures parfaitement adaptées des programmes de maintenance et de lavage Miele, les recommandations de dosage ont été ajustées et testées avec succès afin de vous offrir le meilleur résultat de lavage possible.

Vous pouvez ainsi exploiter tout le potentiel de votre lave-linge Miele à tout moment, tout en réduisant considérablement les quantités de dosage de lessive. Et vous protégez aussi l'environnement.

### **Pour une plus grande durabilité :**



Le matériau de base des flacons de lessive Miele est composé à 100 % de plastique recyclé.





### **Protégez les peaux sensibles**

Les peaux sensibles méritent une protection particulière, même lorsqu'il est question de soin du linge : Nos lessives Sensitive sont donc exemptes de colorants et de parfums, et ne provoquent ainsi aucune allergie. Alors, offrez à votre peau sensible la douceur dont elle a besoin. Cela ne signifie pas que vous devrez renoncer à un soin parfait du linge : Les résultats de lavage sont impeccables.



### **Label Cygne blanc**

#### **Label de durabilité de nos produits**

Le label Cygne Blanc est soumis à des exigences environnementales strictes. Celles-ci concernent l'ensemble du cycle de vie des produits, de la matière première au conditionnement.

Notre lessive UltraColor Sensitive répond pleinement à ces exigences. Nos lessives sont donc sans colorants ni parfums : Elles sont douces pour la peau comme pour l'environnement.

# Lessives d'origine Miele



## Lessive universelle UltraWhite 2,7 kg

Pour des résultats parfaits sur textiles blancs et des couleurs ne se décolorent pas

- Résultat optimal à 20/30/40/60/95 °C
- Un blanc éclatant – grâce à sa formule puissante à l'oxygène actif
- Excellentes propriétés détachantes, même à basse température
- Rendement élevé – pour 42 cycles
- Un soin du linge simplement parfait. Avec Miele.

Réf. 13009850

22,99 €\*  
(1 KG = 8,51 €)



## Lessive liquide UltraColor 1,5 l

Convient aux vêtements colorés et noirs

- Excellentes propriétés détachantes, même à basse température
- Contient sept enzymes pour une propreté irréprochable
- Color Protect pour une intensité de couleur longue durée
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Sans microplastiques et biodégradable
- Pour plus de fraîcheur avec le parfum Miele Aqua

Réf. 12900920

15,99 €\*  
(1 L = 10,66 €)



## Kit UltraColor UltraWhite Six mois de lessive Miele

Six mois de lessive Miele

- Trois bouteilles UltraColor, 1,5 l pour le linge de couleur
- Un paquet UltraWhite, 1,1 kg pour le linge blanc
- Excellentes propriétés détachantes, même à basse température
- Résultat optimal à 20/30/40/60/95 °C
- Pour un total de 99 cycles

Réf. 12158220

59,99 €\*  
(1 L = 10,66 €)



## UltraColor FloralBoost 1,5 l

Avec un parfum estival et fleuri pour votre linge

- Parfum inspiré d'une promenade dans un champ de fleurs
- OdorFresh pour un nettoyage intensif de la transpiration et des odeurs corporelles
- Excellentes propriétés détachantes, même à basse température
- Color Protect pour une intensité de couleur longue durée
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Sans microplastiques et biodégradable

Réf. 12277350

18,99 €\*  
(1 L = 12,66 €)



## UltraColor Refresh Elixir 1,5 l

Édition limitée contre les odeurs désagréables, pour une propreté irréprochable

- Avec Freshplex™ pour neutraliser les odeurs désagréables
- Contient sept enzymes pour une propreté irréprochable
- Excellentes propriétés détachantes, même à basse température
- Color Protect pour une intensité de couleur longue durée
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Un soin du linge simplement parfait. Avec Miele.

Réf. 12138040

18,99 €\*  
(1 L = 12,66 €)



## Lessive couleurs UltraColor Sensitive 1,5 l

Allie qualité et respect pour la peau

- Sans parfum ni colorant : adaptée pour les peaux sensibles
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Sans microplastiques et biodégradable
- Avec formule de protection des couleurs, toujours éclatantes
- Bouteille recyclable. Testée et confirmée par organisme externe

Réf. 11987300

18,99 €\*  
(1 L = 12,66 €)



## Lessive pour linge délicat WoolCare 1,5 l

Pour la laine, la soie et d'autres linges délicats

- Nettoyage et entretien doux des fibres pour résultats parfaits
- Avec protéines de blé – une cure nourrissante pour vos textiles
- FoamCare – Lavage en douceur grâce au tapis de mousse souple
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Sans microplastiques, azurants optiques, ni agents de blanchiment
- Bouteille recyclable. Testée et confirmée par organisme externe

Réf. 11979160

18,99 €\*  
(1 L = 12,66 €)



## Adoucissant UltraSoft 1,5 l

Pour du linge ultra-doux avec la fraîcheur du parfum Aqua

- Parfum naturel d'une pureté et d'une fraîcheur absolues
- Réduit la formation de faux plis, facilite le repassage du linge
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Sans microplastiques et biodégradable
- Empêche la charge électrostatique dans le sèche-linge
- Rendement élevé – pour 50 cycles

Réf. 11986970

11,99 €\*  
(1 L = 7,32 €)



## Lessive spéciale UltraDark 1,5 l

Pour les textiles noirs et foncés

- Conjugue une performance élevée de nettoyage et une haute protection des fibres
- Color Protect pour une intensité de couleur longue durée
- Action anti-boulochage : empêche vos vêtements de devenir gris
- Contient sept enzymes pour une propreté irréprochable
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Rendement élevé – pour 60 cycles

Réf. 11986740

19,99 €\*  
(1 L = 13,33 €)





### Lessive spéciale Textiles sport 1,5 l

Idéale pour les vêtements de sport et de travail

- Hygiène, propreté et fraîcheur durable
- Conserve le pouvoir respirant des vêtements
- Neutralise les odeurs désagréables
- Nettoie en protégeant les fibres et l'élasticité des vêtements
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Bouteille recyclable. Testée et confirmée par organisme externe

Réf. 12111930

19,99 €\*  
(1 L = 13,33 €)

\* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

<sup>1)</sup> Le matériau de base des flacons de lessive Miele est composé à 100 % de plastique recyclé

# UltraPhase 1 et UltraPhase 2

Pour les lave-linge et lave-linge séchants avec TwinDos®

## Des résultats de lavage parfaits

Miele a révolutionné le soin du linge : Le système à 2 phases de Miele lave plus en profondeur et plus propre que les lessives liquides classiques, car ces dernières ne contiennent pas d'agent de blanchiment susceptible de détruire les autres composants. Grâce au stockage et au dosage séparés d'UltraPhase 1 et 2 de Miele, le système TwinDos® permet d'utiliser un agent de blanchiment. Les substances actives et les enzymes d'UltraPhase 1 détachent la saleté et éliminent les taches, comme l'huile et la graisse, les protéines et l'amidon.

Avec UltraPhase 2, l'agent de blanchiment est dosé au moment opportun du lavage dans certains programmes pour éliminer les taches les plus tenaces, par ex. de café, thé, jus de fruits ou vin rouge.

Le grand avantage de ce principe de dosage est de vous permettre, pour la première fois, de laver parfaitement non seulement les couleurs, mais aussi les blancs avec des lessives liquides.

## Une qualité éprouvée

L'institut Hohenstein a étudié les particularités du système de dosage à 2 phases automatique en combinaison avec les lessives UltraPhase 1 et UltraPhase 2 de Miele. Il a confirmé les excellents résultats de lavage en termes de détachage, le degré de blancheur, l'effet anti-grisaillement et la précision du dosage.



## Exklusiv bei Miele Dosage automatique de lessive TwinDos®

Le meilleur système de dosage de lessive liquide par simple pression sur un bouton. Le dosage automatique avec le système TwinDos® s'avère pratique, tout en garantissant une propreté incomparable : UltraPhase 1 et 2 transforment votre appareil en un système de dosage de lessive liquide parfait. Le système TwinDos® dose UltraPhase 1 et 2 au moment adéquat dans le processus de lavage et atteint une efficacité de lavage inégalée. De plus, TwinDos® garantit un dosage tellement précis que les économies de lessive peuvent aller jusqu'à 30 % par rapport à un dosage manuel\*.



## UltraPhase 1 et 2 – la combinaison gagnante pour votre linge.

### UltraPhase 1:



Sept enzymes pour une propreté irréprochable



Color Protect pour une intensité de couleur longue durée



Avec le parfum frais Miele Aqua

### UltraPhase 2:



Oxygène actif pour une élimination douce et efficace des taches



WhiteBooster pour un linge blanc éclatant



OxiCare pour nettoyer en profondeur les textiles et appareils



Pour l'achat d'un lave-linge ou lave-linge séchant avec TwinDos®, quatre cartouches UltraPhase 1 et trois cartouches UltraPhase 2 vous seront offertes\*\*

– l'équivalent de plus de 90 € en valeur, ce qui vous permet d'économiser plus de six mois de frais de lessive\*\*\*.

\* Selon le rapport d'expertise de l'Öko-Institut e.V. du 06/09/2013: « Potentiels d'économie grâce au dosage TwinDos® automatique des lave-linge »

\*\* Une cartouche d'UltraPhase 1 et une d'UltraPhase 2 sont fournies avec l'appareil  
Vous recevrez les autres cartouches en échange du bon d'achat joint

\*\*\* Base de calcul: 28 semaines et cinq lavages par semaine



### Miele UltraPhase 1 All in Two

Lessive à deux composants pour tous les types de textiles – même la laine et la soie.

- Institut Hohenstein : très doux et performant
- Pour un linge aux couleurs durables et d'un blanc éclatant
- Miele Aqua : une fragrance naturelle et rafraîchissante
- Jusqu'à 30 % de consommation en moins grâce au dosage automatique
- Rendement élevé – 1,4 litre pour 37 cycles
- Pour les lave-linge Miele W2 Nova Edition

Réf. 12694910

17,99 €\*  
(1 L = 12,80 €)



### Miele UltraPhase 1

Lessive à deux composants pour blanc, couleurs et linge délicat

- Miele Aqua : une fragrance naturelle et rafraîchissante
- Pour des couleurs vives et un linge blanc éclatant
- Color Protect pour une intensité de couleur longue durée
- Jusqu'à 30 % de consommation en moins grâce au dosage automatique
- Rendement élevé – 1,4 litre pour 37 cycles

Réf. 11887240

16,99 €\*  
(1 L = 12,14 €)



### Miele UltraPhase 1 FloralBoost

Lessive à deux composants pour blanc, couleurs et linge délicat

- OdorFresh pour un nettoyage intensif de la transpiration et des odeurs corporelles
- Parfum inspiré d'une promenade dans un champ de fleurs
- Color Protect pour une intensité de couleur longue durée
- Jusqu'à 30 % de consommation en moins grâce au dosage automatique
- Rendement élevé – 1,4 litre pour 37 cycles

Réf. 12280210

16,99 €\*  
(1 L = 12,14 €)



### Miele UltraPhase 1 Refresh Elixir

Édition limitée contre les odeurs désagréables, pour une propreté irréprochable

- Avec Freshplex™ pour neutraliser les odeurs désagréables
- Contient sept enzymes pour une propreté irréprochable
- Color Protect pour une intensité de couleur longue durée
- Jusqu'à 30 % de consommation en moins grâce au dosage automatique
- Rendement élevé – pour 37 cycles

Réf. 12080810

16,99 €\*  
(1 L = 12,14 €)



### Miele UltraPhase 1 et 2 Sensitive

Détergent à deux composants pour le linge blanc et de couleur

- Sans colorant ni parfum – bonne tolérance cutanée
- Avec des composants d'origine végétale
- Excellentes propriétés détachantes, même à basse température
- Rendement élevé – pour 36 cycles (UltraPhase 1) ou 63 charges (UltraPhase 2)

UltraPhase 1 Sensitive  
Réf. 11716850

16,99 €\*  
(1 L = 12,14 €)

UltraPhase 2 Sensitive  
Réf. 11716920

16,99 €\*  
(1 L = 12,14 €)



### Miele UltraPhase 2

UltraPhase 2 universelle adaptée à chaque UltraPhase 1

- Jusqu'à 30 % de consommation en moins grâce au dosage automatique
- Oxygène actif pour une élimination douce et efficace des taches
- OxiCare pour nettoyer en profondeur les textiles et appareils
- WhiteBooster pour un blanc éclatant
- Rendement élevé – 1,4 litre pour 50 cycles

Réf. 12517010

16,99 €\*  
(1 L = 12,14 €)

\* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

\*\* Une cartouche d'UltraPhase 1 et une d'UltraPhase 2 sont fournies avec l'appareil, vous recevrez les autres cartouches en échange du bon d'achat joint

\*\*\* Base de calcul : 28 semaines et cinq lavages hebdomadaires

# Capsules

Le complément idéal des applications spéciales

## Dosage simple – résultats parfaits

Vous voulez également profiter d'un résultat de lavage parfait sur des articles nécessitant un traitement spécial, tels que les lainages ou les vêtements d'extérieur, le tout sans effort supplémentaire ? Les capsules Miele sont la solution.

Ces petites capsules se placent simplement dans le bac à adoucissant. Le lave-linge dose le contenu des capsules au moment le plus approprié du lavage, de façon entièrement automatique. Les capsules Miele peuvent également être ouvertes à l'aide de la languette d'ouverture pratique, ce qui permet de les utiliser dans d'autres modèles de lave-linge. Il suffit de verser leur contenu dans le bac à produits.

## Lavage avec la quantité de dosage idéale

Chaque capsule contient la quantité précise de lessive nécessaire pour un cycle de lavage avec le volume de charge optimal. Il n'est donc pas non plus possible de sous-doser la lessive. Vos vêtements sont toujours lavés en profondeur et traités avec soin, sans gaspiller de lessive.

## Pour une plus grande durabilité :



Le matériau de base des porte-capsules Miele est composé à 100 % de plastique recyclé.



## Conditionnement

Chaque type de capsule est fourni en coffret de trois, six ou neuf capsules selon la fréquence de leur utilisation.



**Exklusiv  
bei Miele**

## Dosage précis par capsule CapDosing<sup>1)</sup>

Dosage optimal de la lessive spéciale, des adoucissants et des additifs avec CapDosing.



## Caps WoolCare

### Pack de neuf – EasyOpen

Lessive pour laines et linge délicat

- Formule de soin spéciale à base de protéine de blé
- Technologie de protection des fibres contre le feutrage
- Formule de protection des couleurs pour un lavage en douceur
- Dosage précis et facilité d'utilisation
- Pour neuf utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge



### Caps d'adoucissant Pack de neuf – EasyOpen

- Pour un linge fraîchement parfumé
- Une propreté pure et absolue avec une senteur fraîche
  - Pour un linge doux et moelleux
  - Préviend le chargement électrostatique des vêtements
  - Dosage précis et facilité d'utilisation
  - Pour neuf charges – convient à tout type de lave-linge



Aqua – Pureté maximale, fraîcheur et propreté en profondeur, réf. 11486030  
 Cocoon – Pour des moments de grande détente et confort, réf. 11486080  
 Nature : un ponctuation doux parfum aux senteurs de fleurs savamment dosées, réf. 11486060

7,99 €\*  
 7,99 €\*  
 7,99 €\*  
 (Une Cap = 0,89 €)

### Caps Sport Pack de six – EasyOpen

- Lessive spéciale pour textiles synthétiques
- L'absorbant d'odeurs intégré neutralise les odeurs désagréables
  - Préviend le chargement électrostatique des vêtements
  - Préserve la forme et les propriétés respirantes des textiles synthétiques
  - Dosage précis et facilité d'utilisation
  - Pour six utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 12014050 9,99 €\*  
 (Une Cap = 1,66 €)



### Caps Booster Pack de six – EasyOpen

- Propriétés détachantes très efficaces
- Technologie enzymatique contre les taches tenaces
  - Convient au linge blanc et de couleur
  - Pour des résultats de lavage exceptionnels même à basse température
  - Dosage précis et facilité d'utilisation
  - Pour six utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11648330 9,99 €\*  
 (Une Cap = 1,66 €)

### Caps SilkCare Pack de six – EasyOpen

- Lessive pour soie et linge délicat
- Produit d'entretien spécial formulé avec des protéines de soie
  - Préserve la surface lisse des textiles en soie
  - Lavage délicat pour protéger les fibres de soie
  - Dosage précis et facilité d'utilisation
  - Pour six utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11485770 9,99 €\*  
 (Une Cap = 1,66 €)

### Caps DownCare Pack de six – EasyOpen

- Lessive spéciale pour duvets
- Conserve l'élasticité et le pouvoir respirant des duvets
  - Nettoyage efficace et entretien doux grâce à la lanoline
  - Les plumes restent duveteuses et ne se collent pas
  - Dosage précis et facilité d'utilisation
  - Pour six utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11485980 9,99 €\*  
 (Une Cap = 1,66 €)



### Caps Outdoor Pack de six – EasyOpen

- Lessive spéciale pour les vêtements de travail de qualité
- Protège les fonctions de membrane des vêtements de travail de qualité
  - Préserve la forme et les propriétés respirantes des textiles synthétiques
  - L'absorbant d'odeurs intégré neutralise les odeurs désagréables
  - Dosage précis et facilité d'utilisation
  - Pour six utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 12014110 9,99 €\*  
 (Une Cap = 1,66 €)

### Caps Impraprotect Pack de trois – EasyOpen

- Imperméabilisant pour vêtements de sport et des vêtements imperméables
- Imperméabilisation efficace pour protéger de l'eau et du vent, et repousser la saleté
  - Meilleurs résultats avec un processus final de fixation thermique
  - Sans résines fluorocarbonées
  - Préserve les propriétés respirantes et l'élasticité des tissus
  - Pour trois utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11648250 17,99 €\*  
 (Une Cap = 6,00 €)

### Caps CottonRepair Pack de trois – EasyOpen

- Lessive spéciale pour textiles en coton
- Ravive visiblement les textiles après un lavage seulement
  - Formule spéciale Miele avec la technologie Novozymes
  - Élimine les bouloches et ravive l'intensité et l'éclat des couleurs
  - Selon le tissu, utiliser au maximum une à deux fois par an
  - Pour trois utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11485810 17,99 €\*  
 (Une Cap = 6,00 €)

\* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise  
 1) Le matériau de base des porte-capsules est composé à 100 % de plastique recyclé  
 2) EP 2 365 120



### **Pour un linge doux et parfumé**

Avec FragranceDos<sup>1)</sup>, enveloppez votre linge de votre parfum préféré durant le séchage. À la sortie du sèche-linge, votre linge est doux et sent agréablement bon, sans utiliser d'adoucissant. Pour cela, il vous suffit de choisir vos fragrances préférées dans notre large gamme. Réglez l'intensité du parfum en tournant simplement le flacon. Vous pouvez l'adapter à vos besoins et varier l'intensité selon le programme. Appréciez la volupté d'un linge délicieusement parfumé, exactement comme vous le souhaitez.

### **Redécouvrez la fraîcheur absolue**

Nous avons longtemps cherché un partenaire expérimenté qui nous permettrait de donner vie aux parfums que nous imaginions. En collaboration avec Mane, entreprise familiale de Provence, nous avons pu concrétiser nos idées. C'est au cœur de la production historique de parfums que sont créées des fragrances depuis 1871. Le linge garde ainsi un parfum frais et agréable une fois sec, pour votre plus grand plaisir.



#### **Flacon DryFresh®**

Il n'est pas toujours nécessaire de mettre dans le panier de linge les vêtements qui n'ont été portés que peu de temps. DryFresh® vous permet de rafraîchir facilement vos vêtements. Les odeurs désagréables sont neutralisées en un rien de temps.

# Flacons de parfum pour sèche-linge

Pour une senteur fraîche, durable et automatique



## **Exklusiv bei Miele** FragranceDos<sup>1)</sup>

Le passage à un autre parfum se fait en un tour de main, car deux parfums peuvent être insérés dans le filtre facilement accessible du sèche-linge. Vous pouvez ainsi passer rapidement de l'une à l'autre de vos fragrances préférées et répondre aux différentes préférences (en matière de parfums) des membres de votre foyer. Vous pouvez également associer DryFresh à d'autres parfums pour créer votre propre senteur préférée.



### Flacon de parfum Miele 12,5 ml

Pour un parfum agréable

- Intensité du parfum réglable individuellement à tout moment
- Pour un linge frais et parfumé pendant jusqu'à quatre semaines
- Du linge agréablement parfumé sans adoucissant
- Spécialement conçu pour Miele par des spécialistes des parfums en Provence
- Pour les sèche-linge Miele et l'armoire séchante avec FragranceDos
- Pour 50 cycles de séchage ou produit non lancé en France

DryFresh – avec Freshplex™ pour neutraliser les odeurs désagréables, réf. 12026880 12,99 €\*

Aqua – la fraîcheur vivifiante d'une brise marine, réf. 12020900 12,99 €\*

Cocoon – apaisant et reposant, réf. 12023450 12,99 €\*

Nature – parfum fleuri dans la rosée du matin, réf. 10234440 12,99 €\*



### Set de trois flacons de parfum Miele

Pour un parfum agréable

- Intensité du parfum réglable individuellement à tout moment
- Pour un linge frais et parfumé pendant jusqu'à quatre semaines
- Du linge agréablement parfumé sans adoucissant
- Spécialement conçu pour Miele par des spécialistes des parfums en Provence
- Pour 150 cycles de séchage ou Armoire non lancée en France

DryFresh – avec Freshplex™ pour neutraliser les odeurs désagréables, réf. 12026040 34,99 €\*

Aqua – la fraîcheur vivifiante d'une brise marine, réf. 12021590 34,99 €\*

Cocoon – apaisant et reposant, réf. 12023720 34,99 €\*

Nature – parfum fleuri dans la rosée du matin, réf. 11614620 34,99 €\*

Sélection – trois des parfums Miele les plus appréciés (Aqua, Cocoon, Nature), réf. 12033100 34,99 €\*

<sup>1)</sup> Brevet : EP 2 431 516

\* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

# Pour un entretien parfait de vos sneakers et baskets

Des chaussures éclatantes de propreté grâce à un système de lavage innovant comprenant un sac de lavage pour sneakers et des tablettes de nettoyage, associés au programme de lavage spécialement conçu « SneakerWash ».

## Sneaker

## Wash



Le sac de lavage SneakerWash offre à vos sneakers un espace idéal pour un nettoyage en profondeur tout en préservant leur qualité dans le lave-linge. Il est doté d'un compartiment séparé pour les lacets ainsi que de bandes intégrées en microfibre qui assurent une propreté éclatante des chaussures et des semelles.



Les SneakerTabs fournies sont placées directement dans le compartiment prévu à cet effet dans le sac de lavage pour sneakers, où elles déploient toute leur puissance nettoyante.



### Détergent pour chaussures SneakerTabs

Pour un nettoyage efficace de chaussures dans le lave-linge avec SneakerWash

- Puissantes tablettes nettoyantes pour des chaussures d'une propreté éclatante
- Pour plus de fraîcheur avec le parfum Miele
- Avec formule protectrice des couleurs pour un éclat resplendissant
- Convient à toutes les chaussures lavables en machine
- Pour salissures tenaces de terre et d'argile ou de suie, de sueur et d'herbe
- Dosage parfait pour une paire de chaussures

Réf. 12841520

19,99 €\*



### Sac de lavage pour chaussures SneakerWash

Pour le nettoyage efficace des chaussures dans le lave-linge

- Contient trois SneakerTabs à utiliser avec le sac à linge pour chaussures
- Système de lavage innovant pour chaussures de sport : simple, efficace, doux
- Des chaussures d'une propreté éclatante en 60 minutes seulement
- SneakerTabs, pour une fraîcheur longue durée grâce à la technologie Freshplex™
- Le tissu en maille à trois couches absorbe les chocs pendant le lavage

Réf. 12850790

59,99 €\*

# Pour un excellent résultat de lavage

Détergents conçus pour les lave-vaisselle Miele

## Un lavage simplement parfait

De nos jours, les programmes de lave-vaisselle varient considérablement d'un fabricant à l'autre. C'est pourquoi tous les détergents du commerce ne donnent pas les mêmes résultats sur tous les lave-vaisselle.

Miele a donc créé ses propres produits de lavage, qui sont spécialement adaptés à ses lave-vaisselle. Ils ont été mis au point et testés dans les laboratoires de Miele en collaboration avec des fournisseurs sélectionnés. Toutes les formules sont parfaitement adaptées à votre lave-vaisselle Miele et à ses programmes spécifiques.

Avec les détergents Miele, vous bénéficiez toujours des performances optimales de votre lave-vaisselle Miele. Et vous protégez aussi l'environnement.

**L'alliance parfaite entre le détergent et le lave-vaisselle : pour une vaisselle étincelante à chaque lavage.**

## Riedel recommande Miele

Laver des verres à vin précieux et fragiles au lave-vaisselle ? Avec Miele, aucun problème ! L'alliance unique des fonctionnalités intelligentes de ses appareils et de ses détergents fait de Miele le spécialiste de l'entretien des verres.

Résultat : Des verres impeccables et étincelants qui n'ont pas besoin d'être essuyés. Même après de nombreux lavages, votre magnifique verrerie conserve son aspect neuf. Dans votre lave-vaisselle Miele, vous pouvez laver sans crainte même vos verres les plus fins et fragiles en utilisant des détergents spécialement conçus à cet effet. Riedel, fabricant et créateur de verres à vin, le confirme. Pour le lavage de ses verres (soufflés à la main ou à la machine), Georg Riedel recommande Miele.



Finition étincelante et entretien optimal de vos verres délicats



La meilleure façon de nettoyer parfaitement la vaisselle



Résultat de lavage parfait, même avec des résidus incrustés





#### Excellente performance de nettoyage

Une combinaison idéale : Le programme de lavage QuickPowerWash et les tablettes UltraTabs ou les capsules PowerDisk parfaitement adaptées permettent d'obtenir en 58 minutes le meilleur résultat de lavage et de séchage possible pour de la vaisselle normalement sale. Ces détergents spécialement mis au point se dissolvent en seulement deux à trois minutes. La performance de nettoyage est ainsi assurée dès le début du programme.



#### Label Cygne blanc

Pour le développement durable et la protection de l'environnement : Le label Cygne blanc est soumis à des exigences environnementales strictes. Celles-ci concernent l'ensemble du cycle de vie des produits, de la matière première au conditionnement. Nos détergents ECO satisfont également pleinement à ces exigences. Les capsules PowerDisk All in 1 ECO et les tablettes UltraTabs All in 1 ECO offrent un résultat de lavage puissant, mais respectueux de l'environnement, avec le type de qualité que l'on attend de Miele.

# Produits de lavage pour lave-vaisselle Miele



## UltraTabs All in 1 60 pièces

Pour les meilleurs résultats de lavage dans les lave-vaisselle Miele

- Particulièrement performant grâce à des enzymes spécialement formulées pour le nettoyage de la vaisselle
- Des résultats étonnants, même avec des résidus incrustés
- Pas besoin de l'ouvrir grâce à l'emballage soluble dans l'eau
- Avec plusieurs fonctions, dont le produit de rinçage, le sel régénérant, la protection du verre et QuickPowerWash
- Un lavage simplement parfait. Avec Miele.

Réf. 12737710

20,99 €\*  
(Une Tab = 0,35 €)



## UltraTabs HyClean 30 tabs

Tablettes hygiéniques pour les meilleurs résultats de lavage dans les lave-vaisselle Miele

- Élimine 99,9 % de toutes les moisissures, virus et bactéries
- Particulièrement adapté aux personnes allergiques
- Pas besoin de l'ouvrir grâce à l'emballage soluble dans l'eau
- Avec plusieurs fonctions, dont le produit de rinçage, le sel régénérant, la protection du verre et QuickPowerWash
- Un lavage simplement parfait. Avec Miele

Réf. 11347510

17,99 €\*  
(Une Tab = 0,60 €)



## UltraTabs All in 1 ECO 60 pièces

Tablettes puissantes mais respectueuses de l'environnement pour une performance de nettoyage exceptionnelle, même à des températures inférieures à 50 °C

- Sans parfum ; sans colorants ni conservateurs
- Avec des composants d'origine végétale
- Excellente biodégradabilité
- Propriétés écologiques certifiées par l'éco-label Cygne Blanc
- Pas besoin de l'ouvrir grâce à l'emballage soluble dans l'eau
- Avec plusieurs fonctions, dont le produit de rinçage, le sel régénérant, la protection du verre et QuickPowerWash
- Sans protection de l'argent

Réf. 11884160

20,99 €\*  
(Une Tab = 0,35 €)



## Poudre de lavage 1,4 kg

Pour d'excellents résultats de lavage. Avec aide au dosage intégrée

- Avec oxygène actif pour une propreté irréprochable
- Contient des enzymes spéciales – efficaces même à basses températures
- Avec formule anti-corrosion pour la protection du verre
- Rendement élevé – pour env. 95 lavages
- Un lavage simplement parfait. Avec Miele.

Réf. 12960840

20,99 €\*  
(1 kg = 14,73 €)



## Poudre de lavage Recharge 1 kg

Pour des résultats de nettoyage optimaux grâce au dosage individuel de la lessive

- Avec oxygène actif pour une propreté irréprochable
- Contient des enzymes spéciales – efficaces même à basses températures
- Formule anti-corrosion pour le verre
- Rendement élevé – pour env. 70 lavages
- Un lavage simplement parfait. Avec Miele.

Réf. 13046010

13,99 €\*  
(1 kg = 13,99 €)



## Kit de dosage de poudre de lavage

Avec 3,4 kg de détergent en poudre et aide au dosage intégrée

- Contient de l'oxygène actif pour un nettoyage en profondeur
- Contient des enzymes spéciales – efficaces même à basses températures
- Formule anti-corrosion pour le verre
- Rendement élevé – pour env. 230 lavages
- Un lavage simplement parfait. Avec Miele

Réf. 12969080

41,99 €\*  
(1 kg = 11,47 €)



### Produit de rinçage 500 ml

Un éclat sans pareil pour vos verres

- Facilite le séchage de votre vaisselle
- Avec formule anti-corrosion pour la protection du verre
- Capsule spécialement conçue pour un dosage précis et facile
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique

Réf. 13025230

9,99 €\*  
(1 l = 17,98 €)

### Sel régénérant 1,5 kg

Pour garantir un fonctionnement et des résultats parfaits des lave-vaisselle Miele

- Extra grossier – parfaitement formulé pour les lave-vaisselle Miele
- Protège l'appareil et la vaisselle du dépôt calcaire dangereux
- Un lavage simplement parfait. Avec Miele.

Réf. 13071500

3,99 €\*  
(1 kg = 2,33 €)


\* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

<sup>1)</sup> Le matériau de base des flacons de produit de rinçage est composé à 100 % de plastique recyclé



# Une première mondiale :

Dosage automatique avec PowerDisk intégré



## Pour une plus grande durabilité :



Le matériau de base des capsules PowerDisk de Miele est composé à 100 % de plastique recyclé.

## Système de nettoyage de qualité supérieure, liberté hors normes !

Obtenez un excellent résultat de lavage avec AutoDos : le premier système de dosage automatique innovant au monde avec PowerDisk intégré, conçu par Miele. Nous avons développé nos lave-vaisselle et notre poudre granulée exclusive comme un système parfaitement coordonné. En fonction du programme sélectionné, la poudre granulée contenant des composants spéciaux est dosée automatiquement<sup>o</sup>—<sup>o</sup> la quantité exacte au bon moment. Il est également possible d'effectuer des dosages répétés dans le cadre d'un programme. Dans le programme Automatic, un capteur mesure le degré de salissure et adapte la quantité de dosage du détergent en conséquence.

Inutile de penser au détergent à chaque lavage : La technologie de dosage innovante avec PowerDisk contient de la poudre granulée pour 20 cycles en moyenne<sup>1)</sup>, soit environ un mois d'utilisation. Une nouvelle liberté retrouvée. Et profitez davantage encore grâce à la fonction AutoStart : Une seule programmation suffit, et le premier lave-vaisselle autonome au monde se met en marche automatiquement à l'heure voulue, le jour voulu. Il suffit de garder la porte fermée. Votre quotidien devient plus facile et vous profitez d'un confort inédit.





### PowerDisk All in 1 400 g

Détergent pour lave-vaisselle pour un nettoyage supérieur dans les lave-vaisselle avec fonction AutoDos

- Poudre granulée Miele en exclusivité
- Également avec fonction produit de rinçage et sel régénérant pour lave-vaisselle
- Propreté irréprochable grâce à l'oxygène actif
- Dosage automatique pour un mois env. (20 lavages<sup>1</sup>)
- Un lavage simplement parfait. Avec Miele.

Réf. 12787360

11,99 €\*  
(100 g = 2,99 €\*)



### PowerDisk All in 1 ECO 400 g

Détergent écologique pour lave-vaisselle avec Auto-Dos

- Poudre granulée Miele écologique en exclusivité
- Sans parfum ni colorant
- Propreté irréprochable grâce à l'oxygène actif
- Dosage automatique pour un mois env. (20 lavages/ disque)
- Un lavage simplement parfait. Avec Miele

Réf. 11868960

11,99 €\*  
(100 g = 2,99 €\*\*)



### PowerDisk All in 1 Pack de six pièces

Détergents pour lave-vaisselle avec fonction AutoDos. Pack promotionnel.

Réf. 11841250

64,99 €\*  
(1 pièce = 8,83 €)



### PowerDisk All in 1 ECO Pack de six pièces

Détergent écologique pour lave-vaisselle avec Auto-Dos. Pack promotionnel.

Réf. 11868770

64,99 €\*  
(1 pièce = 8,83 €)

\* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

<sup>1</sup>) Le matériau de base des capsules PowerDisk est composé à 100 % de plastique recyclé

<sup>2</sup>) Dans le programme ECO 50 °C

# Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

## Entretien des appareils électroménagers Miele

Les appareils électroménagers Miele se caractérisent par leur perfection, leurs performances élevées et leur design intemporel. Pour entretenir vos appareils Miele de façon optimale, des produits de nettoyage et d'entretien Miele existent. Ces derniers ont été développés et testés dans les laboratoires Miele en collaboration avec des fabricants sélectionnés.

En entretenant vos appareils Miele avec les produits de nettoyage et d'entretien Miele, vous êtes sûr qu'ils ne seront pas endommagés et resteront plus longtemps comme neufs. En outre, le soin apporté à vos appareils vous assure un fonctionnement sans faille durant toute leur durée de vie.

### L'entretien optimal de vos appareils Miele



#### Lave-vaisselle

Des résultats parfaits ne peuvent être obtenus que dans des lave-vaisselle hygiéniquement propres. Il est donc important d'éliminer les dépôts gras et le dépôt calcaire. Miele propose à cet effet un nettoyant pour machines et un détartrant. Ces produits, spécialement formulés pour les lave-vaisselle Miele, garantissent des résultats de lavage hygiéniques, même sur les anciens appareils.



#### Appareils de cuisine encastrables

Les salissures persistantes sont souvent inévitables lors du travail en cuisine. Pour éliminer complètement la salissure tout en garantissant que les surfaces ne sont pas endommagées et restent plus longtemps comme neuves, il est important de choisir le bon produit de lavage. C'est pourquoi Miele propose des produits d'entretien et de nettoyage spécialement conçus pour vos appareils de cuisine Miele. Grâce à ces produits, le nettoyage en profondeur des appareils devient un jeu d'enfant.



#### Lave-linge

Vous souhaitez que votre linge soit toujours parfaitement nettoyé dans votre lave-linge Miele ? C'est pourquoi nous vous recommandons de nettoyer votre lave-linge à intervalles réguliers afin qu'il fonctionne parfaitement pendant toute sa durée de vie. Avec les produits de lavage Miele pour lave-linge, les éventuels dépôts sont éliminés sans laisser de traces. Ce traitement garantit les performances de votre appareil.





#### Détartrant 250 g

Élimine le dépôt calcaire dangereux dans les lave-vaisselle et les lave-linge

- Doux grâce à l'acide citrique naturel
- Respecte les éléments chauffants, le tambour et les autres composants
- Assure des performances optimales – Formule spéciale Miele
- Selon les besoins, utiliser une à trois fois par an
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 10131000

14,99 €\*  
(1 kg = 55,96 €)



#### Produit d'entretien DishClean 160 g

Pour une performance optimale de votre lave-vaisselle

- Élimine les odeurs, le calcaire et les dépôts légers
- Maintient l'élasticité du joint de porte et assure une bonne étanchéité
- Protection active par la propreté
- Assure des performances optimales – Formule spéciale Miele
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 13029560

14,99 €\*  
(1 kg = 87,44 €)



#### IntenseClean 200 g

Pour une hygiène parfaite du lave-linge et du lave-vaisselle

- Élimine les graisses, bactéries et les odeurs désagréables associées
- Nettoyage de base efficace – Formulation spéciale Miele
- Garantit des résultats de nettoyage parfaits
- À utiliser une à trois fois par an
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 12982850

14,99 €\*  
(1 kg = 69,95 €)



### Cartouche TwinDosCare

Détergent pour système de dosage TwinDos

- Pour rincer les lignes de distribution du système TwinDos
- À utiliser avant une longue période d'inactivité (deux<sup>e</sup> mois min.)
- À utiliser avant de changer de produit
- Assure le fonctionnement optimal du système de dosage automatique
- Rendement élevé – pour quatre à cinq lavages

Réf. 11171420 12,99 €\*  
(100 ml = 8,80 €)



### Pastilles détartrantes Six tablettes

Pour machine à café, four vapeur, FashionMaster, four avec fonction HydraCook

- Élimination complète des dépôts et du dépôt calcaire
- Nettoyage très efficace avec détartrage en douceur
- Une formulation élaborée – une recette spéciale Miele
- Pas de dépôts chimiques après le détartrage
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 10178330 23,99 €\*  
(Une pièce = 4,00 €)



### Nettoyant pour four 500 ml

Pour les meilleurs résultats de nettoyage et une utilisation sûre

- Ultra-puissant contre les dépôts de graisse sans odeurs désagréables
- Consistance gélifiée pour un nettoyage sans effort
- Temps de maintien court de dix minutes à une heure maximum sans préchauffage
- Convient également pour PerfectClean
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 10162230 16,99 €\*  
(100 ml = 3,39 €)



### DGClean 250 ml

Pour un nettoyage optimal des fours vapeur combinés

- Ultra-puissant contre les dépôts de graisse sans odeurs désagréables
- Bonne adhésion pour un nettoyage sans effort
- Adhésion parfaite même sur les surfaces verticales
- Sans danger pour la préparation des aliments
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 10172710 21,99 €  
(100 ml = 8,80 €)



### Produit nettoyant pour vitrocéramique et acier inoxydable 250 ml

Pour les meilleurs résultats de nettoyage et une utilisation sûre\*\*

- Détache très efficacement les graisses, les salissures par brûlure et les taches d'eau
- Dépose un film anti-salissures sur la surface pour faciliter le nettoyage
- Formule à cristaux fins pour un nettoyage en douceur
- Meilleur produit du marché – vainqueur du test<sup>®</sup>Saldo en Suisse
- Ne convient pas aux surfaces en inox avec finition CleanSteel Inox antitrace

Réf. 10173120 12,99 €\*  
(100 ml = 5,19 €)



### SteelCare 250 ml

Produit d'entretien pour des surfaces mates propres

- Élimine efficacement les traces de doigts ou de salissure et les taches
- Le film anti-salissures empêche la surface de se salir à nouveau de manière persistante
- Rendement élevé – pratique et simple à utiliser
- Particulièrement adapté aux surfaces en contact avec les aliments
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 11023350 15,99 €\*  
(100 ml = 6,39 €)

# Produits d'entretien pour les appareils électroménagers Miele



## AutoCleaner

Pour le nettoyage entièrement automatique des machines à café Miele

- Élimine efficacement les résidus de l'unité de percolation
- Nettoie également le conduit de lait
- Adapté aux surfaces entrant en contact avec les aliments
- Entièrement sans intervention manuelle
- Les cartouches possèdent une durée de vie d'environ un an

Réf. 10971120

83,99 €\*



## Cartouche de détartrage

Pour le détartrage automatique des machines à café Miele

- Élimination complète des dépôts et du dépôt calcaire
- Nettoyage très efficace avec détartrage en douceur
- Entièrement sans intervention manuelle
- Pas de dépôts chimiques après le détartrage
- La durée de vie de la cartouche est d'environ un an

Réf. 12970100

69,99 €\*



## Tablettes de nettoyage Dix tablettes

Pour les appareils à café, garantit un plaisir du café inégalé

- Pour l'élimination complète des résidus huileux et des dépôts de café
- Nettoyage très efficace et respectueux des matériaux en même temps
- Une formulation élaborée – une recette spéciale Miele
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 11201200

27,99 €\*  
(Une pièce = 2,80 €)



## Produit de lavage pour conduit de lait 100 bâtonnets

Pour un nettoyage hygiénique des conduits de lait dans les machines à café

Nettoyage très efficace et respectueux des appareils en même temps

- Des bâtonnets contenant les portions nécessaires facilitent le dosage
- Élimine complètement les protéines de lait et les graisses
- Une formulation élaborée – une recette spéciale Miele
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 10180270

26,99 €\*  
(Une pièce = 0,27 €)



## MicroCloth HyClean Un chiffon

Pour un entretien optimal de toutes les surfaces des appareils Miele

- Chiffon antibactérien multi-usages
- Conserve son parfum frais même lorsqu'il est mouillé
- Extrêmement durable et résistant
- S'utilise sec ou humide, avec ou sans produit nettoyant
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 11325970

11,99 €\*



## Chiffon microfibre multi-usages Un chiffon

Pour les meilleurs résultats de nettoyage et une utilisation sûre

- Extrêmement résistant à la déchirure et à l'usure
- Haute performance de nettoyage grâce aux microfibres tissées très finement
- S'utilise sec ou humide, avec ou sans produit nettoyant
- Lavable jusqu'à 500 fois à 60 °C
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 7006550

9,99 €\*



## Kit MicroCloth Trois chiffons

Pour un entretien optimal de toutes les surfaces des appareils Miele

- Contient un chiffon universel, un chiffon à verre et un chiffon de polissage
- Extrêmement résistant à la déchirure et à l'usure
- Excellente performance de nettoyage grâce aux microfibres finement tissées
- S'utilise sec ou humide, avec ou sans produit nettoyant
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 10159570

17,99 €\*

\* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

## HydroCleaner Set de quatre bouteilles

Détergent pour fonction d'auto-nettoyage HydroClean pour fours vapeur combiné

- Nettoyage automatique et efficace de l'enceinte
- Élimination en profondeur des restes de nourriture brûlés
- Portée du kit : env. un an
- Qualité alimentaire et préservation des matériaux
- Biodégradable et sans microplastique
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 12105400

62,99 €\*  
(1 Litre = 125,98 €)



## Grattoir

Pour les tables de cuisson en vitrocéramique

- Pour éliminer sans effort les résidus de nourriture séchés
- Pas d'endommagement des surfaces

Réf. 1065471

12,99 €\*

## Lames de rechange Dix lames

Pour grattoir

- À utiliser uniquement avec les raclettes Miele pour le nettoyage des tables de cuisson vitrocéramiques

Réf. 4380630

7,99 €\*

107

## **Miele Experience Center Paris**

### **Rive gauche**

30 rue du Bac

75007 Paris

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi

au samedi de 10h à 19h.

## **Miele Experience Center Paris**

### **Rive droite**

55 boulevard Malesherbes

75008 Paris

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi

au samedi de 10h à 19h.

## **Miele Experience Center Nice**

Centre commercial CAP 3000

317 Avenue Eugène Donadei

06 700 Saint laurent du var

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi

au samedi de 10h à 19h.

Parking à disposition

## **Miele Experience Center Toulouse**

10 rue Croix Baragnon

31 000 Toulouse

Métro Esquirol - Parking Esquirol

le lundi de 14h à 19h et du mardi

au samedi de 10h à 19h.

## **Miele France SAS**

9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray

93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX

R.C.S Bobigny B 708 203 088

## **Internet**

**[contact@miele-support.fr](mailto:contact@miele-support.fr)**

**[www.miele.fr](http://www.miele.fr)**

## **La ligne Consommateurs**

Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées

**09 74 50 1000**

Appel non surtaxé

## **Pièces détachées et accessoires**

Réservé aux professionnels

**[pieces@miele-support.fr](mailto:pieces@miele-support.fr)**

## **Support technique revendeur**

**Tél. : 01 49 39 44 88**

E-mail : [support.technique@miele.fr](mailto:support.technique@miele.fr)

## **Miele Experience Center Parly 2**

Centre commercial Westfield Parly 2

Niveau 0

Avenue Charles de Gaulle

78158 Le Chesnay

Horaires d'ouverture :

Le lundi au samedi 10h à 20:30h et

le dimanche : 11h à 19h



Les informations, caractéristiques et visuels présentés dans ce catalogue sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Photos non contractuelles

Protection active de l'environnement :  
Le papier de cette brochure a été blanchi sans chlore.