



Miele

Produits de la Cuisine -
Gamme encastrable

Edition Juin 2026

Miele. Immer Besser.*

* Toujours mieux

Notre devise

Immer Besser

Bienvenue chez Miele

Telle est la devise choisie par nos arrière-grands-parents à la fondation de l'entreprise Miele en 1899. Pour avoir du succès, il faut se démarquer de la concurrence. Pour ce faire, il n'y a que deux voies possibles : être moins cher ou meilleur que les autres.

Il est pratiquement impossible de concilier les deux options. Les créateurs de Miele ont donc opté pour la qualité « Immer Besser », c'est-à-dire « toujours mieux ».

Les innombrables distinctions et récompenses obtenues lors de tests, mais surtout les millions de clientes et clients satisfaits dans le monde entier attestent de la capacité de Miele à répondre encore aujourd'hui à cette exigence élevée.

Mais les millions de **clients satisfaits** à travers le monde constituent peut-être la plus importante des reconnaissances. Depuis plus de 125 ans, Miele reste l'incarnation de la **qualité et de l'ingénierie haut de gamme**.

Rappelons qu'acheter Miele, c'est agir pour le développement durable. En effet, notre production est soucieuse de la préservation des ressources, **et les appareils proposés se distinguent par leur grande longévité** et leur exemplarité en termes de consommation d'électricité, d'eau et de lessive.

Nous faisons également preuve d'estime à l'égard de nos partenaires, qu'il s'agisse de nos collaborateurs, distributeurs, clients finaux, fournisseurs ou voisins.

Aujourd'hui, en tant que dirigeants de la société et copropriétaires de la quatrième génération, nous vous assurons de notre volonté de préserver cette philosophie.



Markus Miele

et

Reinhard Zinkann

Durabilité et transmission.

Miele un jour, Miele pour toujours.

Les appareils ne doivent pas seulement remplir leur fonction avec efficacité, mais être conçus avec une telle perfection que vous aurez envie de les garder toute une vie. Alliant naturellement forme et fonction, les appareils Miele sont conçus pour durer. Ils sont conçus pour éveiller votre passion, encore et encore.



Une cuisine que vous aimerez toute votre vie.

Les appareils de cuisine Miele.




Un design qui vous séduit et une longévité qui ne cesse de vous enchanter. Les appareils de cuisine Miele sont d'une grande polyvalence et d'une grande élégance.



Faites l'expérience d'une polyvalence de cuisson inégalée sans effort. Répondez à toutes vos envies gastronomiques, du pain artisanal parfaitement cuit au poulet rôti savoureux, sans oublier des desserts gourmands.



Conservez une odeur agréable dans votre cuisine, quel que soit le plat que vous préparez. Les tables de cuisson Miele éliminent efficacement les odeurs et les graisses, tandis que leur design élégant et Premium s'intègre parfaitement dans toutes les cuisines.



Cuisinez un repas complet sans vous soucier des différents temps de cuisson et températures pour chaque aliment. Mix & Match ajuste automatiquement les réglages, garantissant que les cuissons de tous les aliments seront terminées en même temps. Savourez de délicieux repas tout en économisant de l'énergie et du temps.



Immer Besser

Toujours mieux - par Miele


03	Notre devise – Toujours mieux : notre exigence
04	Durabilité et transmission
05	Une cuisine que vous aimerez toute votre vie.
08	Le bon goût commence par le design
14	Flexibilité et parfaite harmonie
16	Systèmes de commande – La simplicité du bout des doigts

Miele@home	18
Fours multifonction	22
Four combinés micro-ondes	42
Fours vapeur	54
Fours vapeur combinés	64
Fours vapeur micro-ondes combinés	86
Micro-ondes	96
Tiroirs chauffants Gourmet	108
Tiroirs de mise sous vide	118
Tables de cuisson	128
Tables de cuisson Deux-en-Un	166
SmartLine	176
ProLine	186
Tables de cuisson gaz	192
Hottes	204
Machines à café	232
Réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin	242
Lave-vaisselle	318

Le bon goût

commence par le design

À l'instar de cette fameuse citation d'Oscar Wilde, nous aussi avons les goûts les plus simples du monde : nous nous contentons du meilleur. C'est avec cette exigence en tête que nous avons développé nos nouveaux appareils de cuisine encastrables. Un style infiniment épuré où vous vous sentez libre de cuisiner en toute simplicité. Disponible dans cinq designs – laissez-vous inspirer et trouvez le design d'appareil parfait pour votre cuisine.





Design ArtLine

Design fluide et optimisé | Sans poignée | Intégration parfaite

Coloris possibles :
Noir obsidien | Noir mat | Pearl beige



Design ArtLine

Design fluide et optimisé | Sans poignée | Intégration parfaite

Coloris possibles :

Gris graphite | Noir obsidien | Noir mat | Pearl beige





Design VitroLine

Tout en verre | Intemporel | Moderne

Coloris possibles : **Gris graphite** | Noir obsidien | Pearl beige



Design PureLine

Lignes horizontales accentuées | Grande surface vitrée | Poignée originale



Design ContourLine

Interprétation classique | Grande surface en inox | Fonctionnel



Design BlackLine

Tout en verre | Poignée originale | Moderne

Flexibilité

offrant une parfaite harmonie

Agencez vos appareils comme vous le souhaitez, l'harmonie sera toujours au rendez-vous.

Gardez une grande flexibilité tout en respectant le design de votre cuisine : Les façades des appareils en parfaite cohérence les unes avec les autres créent toujours une apparence harmonieuse, quel que soit l'agencement de vos appareils. Créez des combinaisons horizontales avec le design Panorama, verticales avec le design Tower, le design en T ou centrées avec le design CubiQ. La réponse parfaite pour s'adapter au mieux à votre espace et à vos exigences d'utilisation.



Design panoramique

Tout sur une même ligne

L'alignement horizontal vous offre un point de vue optimal et un confort d'utilisation maximal avec tous les appareils. Un atout esthétique : une ligne élégante pour la conception de votre cuisine.



Design CubiQ

Combinaison groupée

L'essentiel est sous vos yeux : L'agencement en carré permet de concentrer tous vos appareils à une hauteur adaptée.



Design en T

Ouvert à tout

Vous possédez beaucoup d'appareils ? Agencez cinq appareils symétriquement avec le design en T. Il reste suffisamment d'espace au-dessus et à côté pour vos meubles de cuisine.



Design Tower

Perfection à la verticale

Four, four vapeur, appareil combiné ou tiroir chauffant
Gourmet : Le design Tower vous permet d'agencer efficacement vos appareils et ainsi d'optimiser leur utilisation.

Systèmes de commande

La simplicité du bout des doigts

Sur nos cinq variantes différentes, quatre sont d'ores et déjà dotées d'une commande intuitive par simple pression de doigt :

M Touch et M Touch S présentent des écrans entièrement tactiles intégrés. DirectSensor et DirectSensor S sont équipés de la commande par touches sensibles et d'un affichage en texte clair. La langue peut être sélectionnée simplement en fonction de la personne qui cuisine. Le design des différents bandeaux de commande respecte toujours le même concept et séduit par sa grande brillance, sa longévité et un exceptionnel soin du détail.


Une touche de génie.






M Touch : élégance maximale associée à un confort optimal

L'écran entièrement tactile innovant satisfait tous les désirs en termes d'esthétique et de confort : Contrôlez votre appareil rapidement et intuitivement en appuyant directement sur l'écran ou en le balayant. Une simple pression du doigt permet de sélectionner plusieurs fonctions. De nombreuses fonctions peuvent être sélectionnées d'une simple pression de doigt. Le texte et les symboles sont toujours parfaitement visibles. Nouveauté : Les couleurs peuvent être réglées sur une teinte claire parfaitement adaptée aux appareils blancs.



M Touch S : exigence en matière de design et de fonctionnement

Notre technologie M Touch éprouvée, est également disponible avec un écran plus étroit, tout en offrant les mêmes fonctions.



DirectSensor : sélection directe et affichage en texte clair sur quatre lignes

Les touches sensibles permettent, entre autres, de sélectionner directement le mode de cuisson souhaité. Utilisez l'affichage en texte clair sur quatre lignes pour accéder à d'autres fonctions et réglages. Utilisez l'affichage en texte clair sur quatre lignes pour accéder à d'autres fonctions et réglages.



DirectSensor S : sélection directe et affichage en texte clair sur une ligne

Les touches sensibles permettent, entre autres, de sélectionner directement le mode de cuisson souhaité. Utilisez l'affichage en texte clair sur quatre lignes pour accéder à d'autres fonctions et réglages. Utilisez l'affichage en texte clair sur une ligne pour accéder à d'autres fonctions et réglages.



EasyControl Plus : la combinaison parfaite

La commande EasyControl Plus offre un confort d'utilisation maximal et un design moderne. Le bouton élégant tactile permet de sélectionner les modes de cuisson et la température sans effort. Vous pouvez également effectuer d'autres réglages rapidement et confortablement sur l'affichage en texte clair sur une ligne.





Miele@home

Électroménager connecté avec Miele@home*

Les points forts de Miele@home

Mise en réseau intelligente : Grâce à notre système innovant Miele@home, exploitez pleinement vos appareils Miele au quotidien. Tous les appareils électroménagers intelligents Miele peuvent être mis en réseau de manière simple et sécurisée. L'utilisation est simple avec l'App Miele, une enceinte connectée ou l'intégration à des solutions Smart Home existantes. La mise en réseau s'effectue via le routeur Wi-Fi local et le cloud Miele.



App Miele*

Le compagnon idéal : Avec l'App Miele, gardez toujours un œil sur vos appareils électroménagers Miele. Vous souhaitez suivre la cuisson dans votre four ou savoir si votre programme de lavage est terminé ? L'App vous fournit toutes les informations nécessaires et permet une commande rapide et confortable. De plus, l'App offre des services et des informations supplémentaires sur vos appareils Miele, par ex. le BaristaAssistant ou des recettes. Téléchargez l'App dès maintenant !



Enceinte connectée***

Mettez vos appareils électroménagers Miele intelligents en réseau avec des systèmes d'assistance vocale numériques. Avec Amazon Alexa ou Google Home, vous pouvez démarrer confortablement des programmes, réaliser des réglages ou effectuer des demandes d'état. Vous avez les mains pleines ? Alors, ouvrez facilement la porte du four des appareils ArtLine ou de votre réfrigérateur par commande vocale. De plus en plus de systèmes offrent, en outre, des écrans avec sortie visuelle, pour encore plus de confort au quotidien.



Intégration Smart Home

Une Smart Home simplifie le quotidien et assure un confort domestique personnalisé. Les volets roulants, le chauffage et les appareils électroménagers communiquent entre eux et sont de plus en plus souvent pilotés par une application ou une enceinte connectée. De nombreux appareils Miele peuvent être connectés en réseau. Grâce à l'interface Miele Cloud, vous pouvez les intégrer rapidement et aisément dans votre application Smart Home partenaire. Vous pouvez ainsi profiter de l'efficacité et de la commodité de vos appareils électroménagers connectés à votre domicile.

Électroménager connecté avec Miele@home*

Les points forts de l'App Miele*



Dashboard

Toujours à jour : visualisez l'état de tous vos appareils Miele connectés sur le Dashboard.

RemoteUpdate

Les mises à jour du logiciel disponibles sont installées sur demande – sans intervention d'un technicien SAV.

MobileControl


Avec MobileControl, vous pouvez gérer vos appareils depuis l'App – où que vous soyez.

In-App-Shop

Commander rapidement et facilement des produits d'entretien et accessoires via l'App.

Dashboard Consommation

La présentation transparente de la consommation d'énergie et d'eau permet de réduire les coûts et d'économiser des ressources.



Découvrez toutes les possibilités de l'App Miele !
www.miele.fr/mieleathome



Téléchargez l'App Miele dès maintenant !



* Miele@home est une offre numérique distincte de Miele & Cie. KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et les régions.

** Disponible pour un terminal mobile. (Configuration minimale à consulter sur l'App Store.)

*** La commande vocale utilise les services de Google LLC et Amazon Alexa, et repose sur leur disponibilité. Les fonctionnalités peuvent varier selon les régions. Google, Google Home et Google Nest Mini sont des marques de Google LLC. Pour Google Nest Mini, une connexion Wi-Fi, une connexion Internet, une prise de courant à proximité, un compte Google et un terminal compatible sont nécessaires. Vous trouverez les exigences minimales pour le système d'exploitation sur g.co/home/req. Compatible avec Alexa. Amazon Alexa ainsi que toutes les marques associées sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou de ses entreprises affiliées.



Fours multifonctions



Fours
multifonctions



10:07

OK

Fours multifonctions

Fours multifonctions



Four

Nos fours encastrables vous offrent plus de flexibilité dans la conception de votre cuisine : Ils peuvent être installés indépendamment de la table de cuisson – par exemple, directement à hauteur des yeux. Cette solution offre des avantages ergonomiques et permet de retirer facilement les aliments du four en toute sécurité.



Encastrement en hauteur ou sous la table de cuisson

Diversité de tailles et systèmes de nettoyage des fours Miele*

Dimensions



Faible encombrement

60 cm de large, 45 cm de haut



Notre grand appareil

60 cm de large, 60 cm de haut



Le four panoramique

90 cm de large, 48 cm de haut



49 litres, 3 niveaux d'insertion



76 litres, 5 niveaux d'insertion



90 litres, 3 niveaux d'insertion

Systèmes de nettoyage

Le repas — délicieux, tout simplement. Mais qu'en est-il du nettoyage ? Miele vous propose deux options pour réduire le nettoyage à sa plus simple expression : PerfectClean et pyrolyse.



Exclusivité Miele PerfectClean

Facile à nettoyer. L'enceinte de votre four est dotée d'un revêtement de surface anti-adhésif unique. Les résidus alimentaires et les salissures les plus tenaces s'éliminent d'un simple coup de chiffon imbibé de liquide vaisselle. D'autres activités bénéficieront de ce précieux gain de temps en matière de nettoyage.



Pyrolyse et accessoires PyroFit*

Rien de plus pratique : À des températures élevées, la pyrolyse détache et réduit en cendres tous les résidus d'aliments adhérant aux surfaces de l'enceinte — votre four se nettoie tout seul ! PyroFit vous permet de nettoyer les grilles de cuisson et de support ainsi que les rails coulissants FlexiClips. La cendre générée se retire aisément du fond de l'enceinte à l'aide d'un chiffon.

* Les caractéristiques varient selon le modèle



Quelles caractéristiques recherchez-vous ?

Les points forts* des fours Miele

Fonction HydraCook¹⁾

Utilisez l'humidité pour obtenir des résultats professionnels avec une facilité déconcertante : Avec la fonction HydraCook, des jets de vapeur sont injectés dans l'enceinte. De nombreux modes de cuisson sont combinés avec l'humidité – pour des résultats de cuisson parfaits. Pour une viande tendre, juteuse, et une croûte savoureuse. Les pains et petits pains ont une mie bien aérée, sont uniformément dorés et croustillants à l'extérieur, comme chez le boulanger. Particulièrement pratique : Vous pouvez programmer les jets de vapeur pour une grande flexibilité. De nombreux programmes automatiques utilisent la fonction HydraCook pour obtenir des résultats parfaits.



Programmes automatiques

Des plats délicieux en un clin d'œil : Pain, gâteau ou viande, la cuisson est entièrement automatique.



Exclusivité Miele TasteControl²⁾

Le refroidissement rapide automatique maintient les aliments au chaud sans risque de surcuisson.




Caméra de l'enceinte de cuisson

Toujours un œil sur la cuisson. Solutions intelligentes et innovantes avec caméra intégrée dans l'enceinte.



Thermosonde sans fil

Poisson et viande cuits au degré près : L'affichage du temps restant vous indique l'heure de fin de cuisson.



Miele@home³⁾

Facilitez-vous la vie : Mettez vos appareils électroménagers en réseau avec Miele@home pour plus de possibilités.

* Les caractéristiques varient selon le modèle

¹⁾ Avec dispositif d'arrivée d'eau breveté

Brevet : EP 2 190 295 B1

²⁾ Brevet : EP 1 714 083 B1

³⁾ Offre numérique distincte de Miele & Cie. KG. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et les régions. Acceptation des conditions générales de vente et de la politique de confidentialité pour les produits et services numériques de Miele dans l'App Miele requise. Miele se réserve le droit de modifier ou d'arrêter l'offre numérique à tout moment.

Un réglage adapté à chaque recette

Les modes de cuisson* des fours Miele




Chaleur tournante +

Pour des préparations délicieusement aériennes : L'idéal pour cuire et rôtir en douceur sur plusieurs niveaux.



Chaleur sole-voûte

Une valeur sûre, une fonction polyvalente : pour réussir parfaitement toutes les recettes traditionnelles au four.



Fonction HydraCook

Comme chez le boulanger : L'apport d'humidité confère légèreté aux pâtes et une couleur dorée aux croûtes.



Fonction HydraCook avec rôtissage automatique

Rôtissage optimal : saisir à température élevée, poursuivre la cuisson à bonne température avec apport d'humidité.



Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +

Délicieusement aéré et léger : idéal pour une cuisson et un rôtissage avec un apport d'humidité sur un à trois niveaux.



Fonction HydraCook plus avec cuisson intensive

Avec l'apport d'humidité, la pâte de vos pizzas, quiches et tartes est croustillante tandis que la garniture reste juteuse.




Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte

Une valeur sûre : L'humidité ajoutée permet de réussir parfaitement toutes les recettes traditionnelles au four et les rôtis.



AirFry

Pour tout ce qui est croustillant : Le flux d'air chaud cuit sans ajout de matières grasses.



Cuisson intensive

Pâte croustillante, garniture appétissante : Qu'il s'agisse de pizza, de quiche ou de tarte aux fruits, le fond devient croustillant et le dessus reste juteux.



Rôtissage automatique

Le secret d'une viande bien juteuse : Elle est d'abord saisie à haute température, puis la cuisson se poursuit à la température réglée.



Turbogril

Croustillant à l'extérieur, juteux à l'intérieur : la fonction idéale pour les poulets, canards, jambonneaux, rôtis et bien d'autres plats à base de viande.



Multigril

Polyvalence : pour griller une grande quantité de steaks, saucisses, brochettes entre autres.



Gril éco

Idéal pour les petites quantités : steaks, saucisses et compagnie parfaitement réussis, même en petites portions.



Chaleur voûte

Pour le plaisir des yeux et des papilles : Gratiner, dorer et brunir, la touche finale qui fait la différence.



Chaleur sole

Exigences individuelles : pour les plats cuits au bain-marie ou qui doivent être ensuite dorés par le bas.



Booster

Mode express pour les utilisateurs pressés : Ceux qui ont peu de temps pour cuisiner apprécieront particulièrement le temps de montée en température court.



Cuisson à basse température

Tendre et succulente : La viande est cuite de manière incroyablement homogène à basse température sans se dessécher à l'extérieur.



Chaleur tournante Eco

Très économe en énergie : Réussissez parfaitement vos gratins ou vos soufflés.



Décongélation

Délicat avec les aliments surgelés : Les aliments surgelés sont décongelés en douceur dans des conditions idéales grâce à de l'air froid.



Programme Shabbat

Le programme Shabbat permet d'utiliser l'appareil tout en respectant les coutumes juives.

Que signifient les pictogrammes ?

Aperçu de tous les pictogrammes des fours Miele.



Commande

Utilisation intuitive grâce au grand écran entièrement tactile. Utilisation facile et rapide sur simple pression de doigt.



Utilisation intuitive grâce à l'écran entièrement tactile. Utilisation facile et rapide sur simple pression de doigt.



Sélection directe des modes et temps de cuisson via les touches sensibles et affichage texte sur un écran à quatre lignes.



Sélection directe des modes et temps de cuisson via les touches sensibles et affichage texte sur un écran à une ligne.



Sélection des modes et temps de cuisson et des températures via des boutons optimisés, affichage texte sur un écran à une ligne.



Sélection des modes, températures et temps de cuisson via des boutons, affichage texte sur un écran à sept segments.

Nettoyage et entretien



Le revêtement de surface anti-adhésif offre une facilité de nettoyage imbattable.



Auto-nettoyage de l'enceinte.



L'enceinte et les accessoires sont impeccables après la pyrolyse.

Rail coulissant FlexiClips



Tiroirs entièrement télescopiques pour une manipulation flexible et sûre des grilles de cuisson en dehors de l'enceinte.

Fonction HydraCook



Combinaison d'un mode de cuisson traditionnel avec ajout d'humidité. Différentes options sont disponibles en fonction des caractéristiques de l'appareil.

TasteControl






Une cuisson parfaite : Après un processus de cuisson à durée définie, l'enceinte est refroidie afin d'arrêter la cuisson des aliments.

Caméra



Gardez un œil sur vos aliments grâce à la caméra du four.

Fours multifonctions 45 cm






	H 2841 B	H 7244 BP	H 7440 BPX
Modèle et design			
Bouton escamotable	—	—	—
Avantages gustatifs			
TasteControl	—	—	•
Préchauffage	—	—	•
Thermosonde	—	—	—
Fonction Crisp	—	—	•
Modes de cuisson			
Rôtissage automatique	—	•	•
Chaleur tournante +	•	•	•
Cuisson intensive	•	•	•
Fonction HydraCook	—	•	•
Chaleur sole-voûte	•	•	•
Modes de fonctionnement grill	•	•	•
Programmes automatiques	•	•	•
Confort d'utilisation			
Capteur de mouvement MotionReact	—	—	—
Miele@home	•	•	•
Écran	EasyControl Plus	DirectSensor S	DirectSensor
Caméra dans la cavité FoodView	—	—	—
SoftOpen	•	•	•
SoftClose	•	•	—
Fonctions de Minuterie	•	•	•
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A++
Confort d'entretien			
Inox/CleanSteel Inox antitrace	•	•	—
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	•	—	—
Auto-nettoyage par pyrolyse	—	—	•
Caractéristiques techniques			
Volume de l'enceinte de cuisson en L	49	49	49
Nombre de niveaux d'introduction	3	3	3
Éclairage de l'enceinte	1 spot halogène	1 spot halogène	1 spot LED
Températures en °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Puissance totale de raccordement en kW	3,20	3,20	3,20
Nombre de phases	1	1	1
Accessoires fournis			
Plaque de cuisson PerfectClean	1	1	1
Plaque de cuisson multi-usages PerfectClean	1	1	1
Grille de cuisson	1	—	—
Grille de cuisson PerfectClean	—	1	—
Grille de cuisson PyroFit	—	—	1
Rail coulissant FlexiClip	1	1	—
Glissière FlexiClip PerfectClean	—	—	—
Rail coulissant FlexiClip PyroFit	—	—	1
Prix de vente conseillé	€ 1.249,— (IN)	€ 2.279,— (IN) € 2.479,— (NR)	€ 2.789,— (NR / PB)

Fours multifonctions 45 cm






H 7840 BPX (Prestige)	
Modèle et design	
Bouton escamotable	—
Avantages gustatifs	
TasteControl	•
Préchauffage	•
Thermosonde	sans fil
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
Rôtissage automatique	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Fonction HydraCook	•
Chaleur sole-voûte	•
Modes de fonctionnement grill	•
Programmes automatiques	•
Confort d'utilisation	
Capteur de mouvement MotionReact	•
Miele@home	•
Écran	M Touch
Caméra dans la cavité FoodView	•
SoftOpen	•
SoftClose	—
Fonctions de Minuterie	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	A++
Confort d'entretien	
Inox/CleanSteel Inox antitraçe	—
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	—
Auto-nettoyage par pyrolyse	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en L	49
Nombre de niveaux d'introduction	3
Éclairage de l'enceinte	BrilliantLight
Températures en °C	30 – 300
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	560-568 x 450-452 x 550
Puissance totale de raccordement en kW	3,20
Nombre de phases	1
Accessoires fournis	
Plaque de cuisson PerfectClean	1
Plaque de cuisson multi-usages PerfectClean	1
Grille de cuisson	—
Grille de cuisson PerfectClean	—
Grille de cuisson PyroFit	1
Rail coulissant FlexiClip	—
Glissière FlexiClip PerfectClean	—
Rail coulissant FlexiClip PyroFit	1
Prix de vente conseillé	€ 4.649,— (PB)

Fours multifonctions 60 cm






	H 2465 B ACTIVE	H 2465 BP ACTIVE	H 2467 BP ACTIVE
Modèle et design			
Bouton escamotable	—	—	—
Avantages gustatifs			
TasteControl	—	—	—
Thermosonde	—	—	—
Fonction Crisp	—	—	—
Modes de cuisson			
Rôtissage automatique	—	—	—
Chaleur tournante +	•	•	•
Cuisson intensive	•	•	•
Fonction HydraCook	—	—	—
Chaleur sole-voûte	•	•	•
Chaleur sole	•	—	—
Modes de fonctionnement grill	•	•	•
Programmes automatiques	•	•	•
Confort d'utilisation			
Capteur de mouvement MotionReact	—	—	—
Miele@home	•	•	•
Écran	EasyControl Plus	EasyControl Plus	EasyControl Plus
Caméra dans la cavité FoodView	—	—	—
SoftOpen	—	—	—
SoftClose	—	—	—
Fonctions de Minuterie	•	•	•
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+
Confort d'entretien			
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	•	—	—
Auto-nettoyage par pyrolyse	—	•	•
Caractéristiques techniques			
Volume de l'enceinte de cuisson en L	76	76	76
Nombre de niveaux d'introduction	5	5	5
Éclairage de l'enceinte	1 spot halogène	1 spot halogène	1 spot halogène
Températures en °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Puissance totale de raccordement en kW	3,50	3,60	3,60
Tension en V	220-240	220-240	220-240
Nombre de phases	1	1	1
Accessoires fournis			
Plaque de cuisson PerfectClean	—	—	1
Plaque perforée PerfectClean	—	—	—
Plaque de cuisson multi-usages PerfectClean	1	1	1
Grille de cuisson	1	1	1
Grille de cuisson PerfectClean	—	—	—
Grille de cuisson PyroFit	—	—	—
Rail coulissant FlexiClip	—	—	1
Glissière FlexiClip PerfectClean	—	—	—
Rail coulissant FlexiClip PyroFit	—	—	—
Prix de vente conseillé	€ 949,— (NR)	€ 1.249,— (NR)	€ 1.349,— (NR)

Fours multifonctions 60 cm






	H 2761 BP	H 7161 BP	H 7164 BP
Modèle et design			
Bouton escamotable	—	—	—
Avantages gustatifs			
TasteControl	—	—	—
Thermosonde	—	—	—
Fonction Crisp	—	—	—
Modes de cuisson			
Rôtissage automatique	—	•	•
Chaleur tournante +	•	•	•
Cuisson intensive	•	•	•
Fonction HydraCook	—	—	•
Chaleur sole-voûte	•	•	•
Chaleur sole	—	•	•
Modes de fonctionnement grill	•	•	•
Programmes automatiques	•	•	•
Confort d'utilisation			
Capteur de mouvement MotionReact	—	—	—
Miele@home	•	—	•
Écran	EasyControl Plus	DirectSensor S	DirectSensor S
Caméra dans la cavité FoodView	—	—	—
SoftOpen	•	•	•
SoftClose	•	•	•
Fonctions de Minuterie	•	•	•
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+
Confort d'entretien			
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	—	—	—
Auto-nettoyage par pyrolyse	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Volume de l'enceinte de cuisson en L	76	76	76
Nombre de niveaux d'introduction	5	5	5
Éclairage de l'enceinte	1 spot halogène	1 spot halogène	1 spot halogène
Températures en °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Puissance totale de raccordement en kW	3,60	3,60	3,60
Tension en V	220-240	220-240	220-240
Nombre de phases	1	1	1
Accessoires fournis			
Plaque de cuisson PerfectClean	1	—	1
Plaque perforée PerfectClean	—	—	—
Plaque de cuisson multi-usages PerfectClean	1	1	1
Grille de cuisson	1	—	—
Grille de cuisson PerfectClean	—	1	1
Grille de cuisson PyroFit	—	—	—
Rail coulissant FlexiClip	1	1	1
Glissière FlexiClip PerfectClean	—	—	—
Rail coulissant FlexiClip PyroFit	—	—	—
Prix de vente conseillé	€ 1.449,— (IN)	€ 1.649,— (IN)	€ 1.969,— (IN)

Fours multifonctions 60 cm






	H 7364 BP	H 2766 B	H 2766 BP
Modèle et design			
Bouton escamotable	—	—	—
Avantages gustatifs			
TasteControl	•	—	—
Thermosonde	avec fil	—	—
Fonction Crisp	•	—	—
Modes de cuisson			
Rôtissage automatique	•	—	—
Chaleur tournante +	•	•	•
Cuisson intensive	•	•	•
Fonction HydraCook	•	—	—
Chaleur sole-voûte	•	•	•
Chaleur sole	•	•	—
Modes de fonctionnement grill	•	•	•
Programmes automatiques	•	•	•
Confort d'utilisation			
Capteur de mouvement MotionReact	—	—	—
Miele@home	•	•	•
Écran	DirectSensor	EasyControl Plus	EasyControl Plus
Caméra dans la cavité FoodView	—	—	—
SoftOpen	•	•	•
SoftClose	•	•	•
Fonctions de Minuterie	•	•	•
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+
Confort d'entretien			
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	—	•	—
Auto-nettoyage par pyrolyse	•	—	•
Caractéristiques techniques			
Volume de l'enceinte de cuisson en L	76	76	76
Nombre de niveaux d'introduction	5	5	5
Éclairage de l'enceinte	1 spot LED	1 spot halogène	1 spot halogène
Températures en °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Puissance totale de raccordement en kW	3,60	3,50	3,60
Tension en V	220-240	220-240	220-240
Nombre de phases	1	1	1
Accessoires fournis			
Plaque de cuisson PerfectClean	1	1	1
Plaque perforée PerfectClean	—	—	—
Plaque de cuisson multi-usages PerfectClean	1	1	1
Grille de cuisson	—	1	1
Grille de cuisson PerfectClean	—	—	—
Grille de cuisson PyroFit	1	—	—
Rail coulissant FlexiClip	—	1	1
Glissière FlexiClip PerfectClean	—	—	—
Rail coulissant FlexiClip PyroFit	1	—	—
Prix de vente conseillé	€ 2.899,— (IN)	€ 1.049,— (NR)	€ 1.449,— (NR)

Fours multifonctions 60 cm






	H 7165 BP	H 7365 BP	H 2851 B
Modèle et design			
Bouton escamotable	—	—	—
Avantages gustatifs			
TasteControl	—	•	—
Thermosonde	—	avec fil	—
Fonction Crisp	—	•	—
Modes de cuisson			
Rôtissage automatique	•	•	—
Chaleur tournante +	•	•	•
Cuisson intensive	•	•	•
Fonction HydraCook	•	•	—
Chaleur sole-voûte	•	•	•
Chaleur sole	•	•	•
Modes de fonctionnement grill	•	•	•
Programmes automatiques	•	•	•
Confort d'utilisation			
Capteur de mouvement MotionReact	—	—	—
Miele@home	•	•	•
Écran	DirectSensor S	DirectSensor	EasyControl Plus
Caméra dans la cavité FoodView	—	—	—
SoftOpen	•	•	•
SoftClose	•	•	•
Fonctions de Minuterie	•	•	•
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+
Confort d'entretien			
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	—	—	•
Auto-nettoyage par pyrolyse	•	•	—
Caractéristiques techniques			
Volume de l'enceinte de cuisson en L	76	76	76
Nombre de niveaux d'introduction	5	5	5
Éclairage de l'enceinte	1 spot halogène	1 spot LED	1 spot halogène
Températures en °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Puissance totale de raccordement en kW	3,60	3,60	3,50
Tension en V	220-240	220-240	220-240
Nombre de phases	1	1	1
Accessoires fournis			
Plaque de cuisson PerfectClean	1	1	—
Plaque perforée PerfectClean	—	—	—
Plaque de cuisson multi-usages PerfectClean	1	1	1
Grille de cuisson	—	—	1
Grille de cuisson PerfectClean	1	—	—
Grille de cuisson PyroFit	—	1	—
Rail coulissant FlexiClip	1	—	—
Glissière FlexiClip PerfectClean	—	—	—
Rail coulissant FlexiClip PyroFit	—	1	—
Prix de vente conseillé	€ 1.969,— (NR)	€ 2.899,— (NR)	€ 999,— (IN)

Fours multifonctions 60 cm






	H 2851 BP	H 2861 BP	H 7261 BP
Modèle et design			
Bouton escamotable	—	—	—
Avantages gustatifs			
TasteControl	—	—	—
Thermosonde	—	—	—
Fonction Crisp	—	—	—
Modes de cuisson			
Rôtissage automatique	—	—	•
Chaleur tournante +	•	•	•
Cuisson intensive	•	•	•
Fonction HydraCook	—	—	—
Chaleur sole-voûte	•	•	•
Chaleur sole	—	—	•
Modes de fonctionnement grill	•	•	•
Programmes automatiques	•	•	•
Confort d'utilisation			
Capteur de mouvement MotionReact	—	—	—
Miele@home	•	•	—
Écran	EasyControl Plus	EasyControl Plus	DirectSensor S
Caméra dans la cavité FoodView	—	—	—
SoftOpen	•	•	•
SoftClose	•	•	•
Fonctions de Minuterie	•	•	•
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+
Confort d'entretien			
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	—	—	—
Auto-nettoyage par pyrolyse	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Volume de l'enceinte de cuisson en L	76	76	76
Nombre de niveaux d'introduction	5	5	5
Éclairage de l'enceinte	1 spot halogène	1 spot halogène	1 spot halogène
Températures en °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Puissance totale de raccordement en kW	3,60	3,60	3,60
Tension en V	220-240	220-240	220-240
Nombre de phases	1	1	1
Accessoires fournis			
Plaque de cuisson PerfectClean	—	1	—
Plaque perforée PerfectClean	—	—	—
Plaque de cuisson multi-usages PerfectClean	1	1	1
Grille de cuisson	1	1	—
Grille de cuisson PerfectClean	—	—	1
Grille de cuisson PyroFit	—	—	—
Rail coulissant FlexiClip	—	1	1
Glissière FlexiClip PerfectClean	—	—	—
Rail coulissant FlexiClip PyroFit	—	—	—
Prix de vente conseillé	€ 1.329,— (IN)	€ 1.449,— (IN) € 1.649,— (GR / NR)	€ 1.649,— (IN)

Fours multifonctions 60 cm



	H 7260 BP	H 7264 BP	H 7464 BP
Modèle et design			
Bouton escamotable	—	—	—
Avantages gustatifs			
TasteControl	—	—	•
Thermosonde	—	—	avec fil
Fonction Crisp	—	—	•
Modes de cuisson			
Rôtissage automatique	•	•	•
Chaleur tournante +	•	•	•
Cuisson intensive	•	•	•
Fonction HydraCook	—	•	•
Chaleur sole-voûte	•	•	•
Chaleur sole	•	•	•
Modes de fonctionnement grill	•	•	•
Programmes automatiques	•	•	•
Confort d'utilisation			
Capteur de mouvement MotionReact	—	—	—
Miele@home	—	•	•
Écran	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor
Caméra dans la cavité FoodView	—	—	—
SoftOpen	•	•	•
SoftClose	•	•	•
Fonctions de Minuterie	•	•	•
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+
Confort d'entretien			
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	—	—	—
Auto-nettoyage par pyrolyse	•	•	—
Caractéristiques techniques			
Volume de l'enceinte de cuisson en L	76	76	76
Nombre de niveaux d'introduction	5	5	5
Éclairage de l'enceinte	1 spot halogène	1 spot halogène	1 spot LED
Températures en °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Puissance totale de raccordement en kW	3,60	3,60	3,60
Tension en V	220-240	220-240	220-240
Nombre de phases	1	1	1
Accessoires fournis			
Plaque de cuisson PerfectClean	1	1	1
Plaque perforée PerfectClean	—	—	—
Plaque de cuisson multi-usages PerfectClean	1	1	1
Grille de cuisson	—	—	—
Grille de cuisson PerfectClean	1	1	—
Grille de cuisson PyroFit	—	—	1
Rail coulissant FlexiClip	1	1	—
Glissière FlexiClip PerfectClean	—	—	—
Rail coulissant FlexiClip PyroFit	—	—	1
Prix de vente conseillé	€ 1.869,— (GR / NR)	€ 1.969,— (IN) € 2.169,— (NR)	€ 2.789,— (IN) € 2.999,— (NR / PB)

Fours multifonctions 60 cm



	H 7660 BP (Prestige)	H 7860 BP (Prestige)	H 7464 BPX
Modèle et design			
Bouton escamotable	—	—	—
Avantages gustatifs			
TasteControl	•	•	•
Thermosonde	avec fil	sans fil	avec fil
Fonction Crisp	•	•	•
Modes de cuisson			
Rôtissage automatique	•	•	•
Chaleur tournante +	•	•	•
Cuisson intensive	•	•	•
Fonction HydraCook	•	•	•
Chaleur sole-voûte	•	•	•
Chaleur sole	•	•	•
Modes de fonctionnement grill	•	•	•
Programmes automatiques	•	•	•
Confort d'utilisation			
Capteur de mouvement MotionReact	•	•	—
Miele@home	•	•	•
Écran	Écran M Touch S	M Touch	DirectSensor
Caméra dans la cavité FoodView	—	•	—
SoftOpen	•	•	•
SoftClose	•	•	—
Fonctions de Minuterie	•	•	•
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+
Confort d'entretien			
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	—	—	—
Auto-nettoyage par pyrolyse	—	•	—
Caractéristiques techniques			
Volume de l'enceinte de cuisson en L	76	76	76
Nombre de niveaux d'introduction	5	5	5
Éclairage de l'enceinte	BrilliantLight	BrilliantLight	1 spot LED
Températures en °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Puissance totale de raccordement en kW	3,70	3,70	3,60
Tension en V	220-240	220-240	220-240
Nombre de phases	1	1	1
Accessoires fournis			
Plaque de cuisson PerfectClean	1	1	1
Plaque perforée PerfectClean	—	—	—
Plaque de cuisson multi-usages PerfectClean	1	1	1
Grille de cuisson	—	—	—
Grille de cuisson PerfectClean	—	—	—
Grille de cuisson PyroFit	1	1	1
Rail coulissant FlexiClip	—	—	—
Glissière FlexiClip PerfectClean	—	—	—
Rail coulissant FlexiClip PyroFit	1	1	1
Prix de vente conseillé	€ 3.399,— (IN) € 3.599,— (NR)	€ 4.549,— (IN) € 4.749,— (NR)	€ 3.099,— (NR / PB) € 3.199,— (NR MAT)

Fours multifonctions 60 cm



H 7860 BPX (Prestige)	
Modèle et design	
Bouton escamotable	—
Avantages gustatifs	
TasteControl	•
Thermosonde	sans fil
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
Rôtissage automatique	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Fonction HydraCook	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Modes de fonctionnement grill	•
Programmes automatiques	•
Confort d'utilisation	
Capteur de mouvement MotionReact	•
Miele@home	•
Écran	M Touch
Caméra dans la cavité FoodView	•
SoftOpen	•
SoftClose	—
Fonctions de Minuterie	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	A+
Confort d'entretien	
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	—
Auto-nettoyage par pyrolyse	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en L	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Éclairage de l'enceinte	BrilliantLight
Températures en °C	30 – 300
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	560-568 x 590-595 x 550
Puissance totale de raccordement en kW	3,70
Tension en V	220-240
Nombre de phases	1
Accessoires fournis	
Plaque de cuisson PerfectClean	1
Plaque perforée PerfectClean	—
Plaque de cuisson multi-usages PerfectClean	1
Grille de cuisson	—
Grille de cuisson PerfectClean	—
Grille de cuisson PyroFit	1
Rail coulissant FlexiClip	—
Glissière FlexiClip PerfectClean	—
Rail coulissant FlexiClip PyroFit	1
Prix de vente conseillé	€ 4.749,— (NR / PB) € 4.849,— (NR MAT)


Fours multifonctions 90 cm




	H 2890 B	H 7890 BP (Prestige)
Modèle et design		
Bouton escamotable	•	—
Avantages gustatifs		
Préchauffage	—	•
Thermosonde	—	sans fil
Fonction Crisp	—	•
Moteur de rôtisserie	—	•
Modes de cuisson		
Rôtissage automatique	—	•
Chaleur tournante +	•	•
Cuisson intensive	—	•
Fonction HydraCook	—	•
Chaleur sole-voûte	•	•
Chaleur voûte	—	•
Chaleur sole	•	•
Modes de fonctionnement grill	•	•
Programmes automatiques	—	•
Confort d'utilisation		
Capteur de mouvement MotionReact	—	•
Miele@home	—	•
Écran	EasyControl	M Touch
Caméra dans la cavité FoodView	—	•
SoftOpen	•	•
SoftClose	•	•
Bandeau de commande 3D incliné	—	•
Fonctions de Minuterie	•	•
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Confort d'entretien		
Inox/CleanSteel Inox antitrace	•	•
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	•	—
Auto-nettoyage par pyrolyse	—	•
Résistance de gril rabattable	•	•
Caractéristiques techniques		
Volume de l'enceinte de cuisson en L	90	90
Nombre de niveaux d'introduction	3	3
Éclairage de l'enceinte	2 spots halogène	BrilliantLight
Températures en °C	50 – 270	30 – 300
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	860-860 x 517-517 x 550	860-860 x 517-517 x 550
Puissance totale de raccordement en kW	3,70	5,60
Tension en V	220-240	220-240
Nombre de phases	1	1
Accessoires fournis		
Plaque de cuisson PerfectClean	1	—
Grille de cuisson	1	—
Plaque de cuisson multi-usages PerfectClean	1	2
Grille de cuisson PerfectClean	—	—
Grille de cuisson PyroFit	—	2
Rail coulissant FlexiClip PyroFit	—	1
Prix de vente conseillé	€ 5.449,— (IN)	€ 9.989,— (IN)

Schéma d'encastrement


Fours multifonctions 45 cm



Fours multifonctions 60 cm



Fours multifonctions 90 cm



🏠 | Automatic programmes

Cakes


Bread

Cookies/
Muffins

Pizza & C



Fours
combinés
micro-ondes



Fours combinés micro-ondes

Trois fonctions de cuisson dans un espace compact

Unique, comme vous !





Le four combiné micro-ondes Miele conjugue intelligemment les avantages de deux appareils puissants dans une niche de 45 cm de hauteur : Il s'agit d'un four complet qui offre les modes de cuisson les plus variés, par ex. Chaleur tournante +. Tout cela avec un micro-ondes puissant. Vous avez le choix : Utilisez les fonctions séparément, par exemple pour cuire un pain croustillant ou des gâteaux avec la fonction four, ou pour réchauffer rapidement une tasse de chocolat au lait au micro-ondes. Ou combinez les deux fonctionnalités : La combinaison d'un mode de cuisson traditionnel avec la fonction micro-ondes permet de préparer de nombreux plats plus rapidement et d'économiser jusqu'à 30 % de temps, selon le plat préparé.

11:02

Home | ... | Microwave + Fan plus | Status

 MW + Fan plus **Finished**

300 W 180 °C

Save Timer Close



Quelles caractéristiques recherchez-vous ?

Les points forts* des fours combinés micro-ondes encastrables Miele

Quick & Gentle

Résultats parfaits en un temps record : Avec la technologie d'inverseur, vous combinez la chaleur traditionnelle avec la puissance micro-ondes que vous souhaitez. Combinez chaleur conventionnelle et micro-ondes pour une plus grande flexibilité au quotidien.



3 en 1

Mode micro-ondes, four et combiné pour une préparation idéale de vos plats dans un seul appareil.



Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée brevetée¹⁾

Nettoyage facile : La surface spéciale à structure tramée est résistante aux rayures et dotée d'une finition PerfectClean.




Programmes automatiques

Des plats délicieux en un clin d'œil : Pain, gâteau ou viande, la cuisson est entièrement automatique.



Thermosonde

Poisson et viande cuits au degré près : L'affichage du temps restant vous indique l'heure de fin de cuisson.



Miele@home²⁾

Facilitez-vous la vie : Mettez vos appareils électroménagers en réseau avec Miele@home pour plus de possibilités.

* Les caractéristiques varient selon le modèle

¹⁾ EP 1 345 474 B1

²⁾ Offre numérique distincte de Miele & Cie. KG. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et les régions. Acceptation des conditions générales de vente et de la politique de confidentialité pour les produits et services numériques de Miele dans l'App Miele requise. Miele se réserve le droit de modifier ou d'arrêter l'offre numérique à tout moment.

Un réglage adapté à chaque recette

Les modes de cuisson* des fours combinés micro-ondes Miele



Chaleur tournante +

Délicieusement léger et aéré: idéal pour cuire et rôtir en douceur sur un ou deux niveaux.



Chaleur sole-voûte

Une valeur sûre, une fonction polyvalente: pour réussir parfaitement toutes les recettes traditionnelles au four.



Micro-ondes

Chauffez une tasse d'eau pour le thé ou réchauffez un repas en un rien de temps: pratique, rapide et efficace.



Micro-ondes avec Chaleur tournante +

Gâteaux ou rôtis du dimanche: idéal pour une cuisson rapide en douceur sur un à deux niveaux.



Micro-ondes avec Gril

Cuire et griller: saveur du barbecue authentique pour la viande, le poisson et les légumes entre autres.



Micro-ondes avec Turbogril

Polyvalence: pour griller une grande quantité de steaks, saucisses, brochettes entre autres.



Micro-ondes + rôtissage automatique

Juteuse à l'intérieur, croustillante à l'extérieur: La viande est saisie à température élevée, et la cuisson se poursuit à basse température.



Cuisson intensive

Pâte croustillante, garniture appétissante: Qu'il s'agisse de pizza, de quiche ou de tarte aux fruits, le fond devient croustillant et le dessus reste juteux.



Rôtissage automatique

Le secret d'une viande bien juteuse: Elle est d'abord saisie à haute température, puis la cuisson se poursuit à la température réglée.



Turbogril

Croustillant à l'extérieur, juteux à l'intérieur: la fonction idéale pour les poulets, canards, jambonneaux, rôtis et bien d'autres plats à base de viande.



Gril

Polyvalence: pour griller une grande quantité de steaks, saucisses, brochettes entre autres.



Chaleur sole

Exigences individuelles: pour les plats cuits au bain-marie ou qui doivent être ensuite dorés par le bas.



Booster

Mode express pour les utilisateurs pressés: Ceux qui ont peu de temps pour cuisiner apprécieront particulièrement le temps de montée en température court.




Cuisson à basse température

Tendre et succulente: La viande est cuite de manière incroyablement homogène à basse température sans se dessécher à l'extérieur.



Chaleur ventilateur Eco

Très économe en énergie: Réussissez parfaitement vos gratins ou vos soufflés.



Décongélation

Délicat avec les aliments surgelés: Les aliments surgelés sont décongelés en douceur dans des conditions idéales grâce à de l'air froid.



Programme Shabbat

Le programme Shabbat permet d'utiliser l'appareil tout en respectant les coutumes juives.

Que signifient les pictogrammes ?

Aperçu de tous les pictogrammes des fours combinés micro-ondes Miele



Commande

Utilisation intuitive grâce au grand écran entièrement tactile. Utilisation facile et rapide sur simple pression de doigt.



Utilisation intuitive grâce à l'écran entièrement tactile. Utilisation facile et rapide sur simple pression de doigt.



Sélection directe des modes et temps de cuisson via les touches sensibles et affichage texte sur un écran à quatre lignes



Sélection directe des modes et temps de cuisson via les touches sensibles et affichage texte sur un écran à une ligne



Nettoyage et entretien

Le revêtement de surface anti-adhésif offre une facilité de nettoyage imbattable



Puissance micro-ondes

Puissance micro-ondes : 1000 W



Mode combiné

Flexibilité et gain de temps : La combinaison de l'énergie micro-ondes avec un mode de cuisson classique permet de gagner jusqu'à 30 % de temps par rapport à une cuisson sans micro-ondes



Thermosonde




Cuisson précise



Cuisson à basse température




Cuisson à basse température pour des spécialités de viande parfaitement cuites

Fours combinés micro-ondes hauteur 45 cm




	H 7140 BM	H 7145 BM	H 7240 BM
Avantages gustatifs			
Quick & Gentle	•	•	•
Préchauffage	—	—	—
Thermosonde	—	—	—
Maintien au chaud	—	•	—
Fonction Crisp	—	—	—
Modes de cuisson			
Décongélation	•	•	•
Rôtissage automatique	•	•	•
Chaleur tournante +	•	•	•
Cuisson intensive	—	—	—
Micro-ondes	•	•	•
Micro-ondes avec Gril	•	•	•
Micro-ondes avec Chaleur tournante +	•	•	•
Micro-ondes avec Turbogril	•	•	•
Chaleur sole-voûte	—	—	—
Chaleur sole	—	—	—
Micro-ondes avec rôtissage automatique	•	•	•
Modes de fonctionnement grill	•	•	•
Programmes automatiques	•	•	•
Confort d'utilisation			
Capteur de mouvement MotionReact	—	—	—
Miele@home	•	•	•
Écran	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
SoftOpen	•	•	•
SoftClose	•	•	•
Fonction Popcorn	•	•	•
Fonctions de Minuterie	—	—	—
Suggestion puissance de micro-ondes	•	•	•
Touche Quick Start du micro-ondes	•	•	•
Efficacité et durabilité			
Utilisation de la chaleur résiduelle automatique	—	•	—
Confort d'entretien			
Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée et PerfectClean	•	•	•
Résistance de grill rabattable	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Volume de l'enceinte de cuisson en L	43	43	43
Nombre de niveaux d'introduction	3	3	3
Éclairage de l'enceinte	1 spot LED	1 spot LED	1 spot LED
Températures en °C	30 – 250	30 – 225	30 – 250
Niveaux de puissances du four micro-ondes en W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Puissance totale de raccordement en kW	2,70	2,70	2,70
Tension en V	220-240	220-240	220-240
Nombre de phases	1	1	1
Accessoires fournis			
Grille de cuisson PerfectClean	1	1	1
Plat en verre	1	1	1
Prix de vente conseillé	€ 2.099,— (IN)	€ 2.099,— (NR)	€ 2.099,— (IN) € 2.299,— (NR)

Fours combinés micro-ondes hauteur 45 cm



	H 7440 BM	H 7640 BM (Prestige)	H 7840 BM (Prestige)
Avantages gustatifs			
Quick & Gentle	•	•	•
Préchauffage	•	•	•
Thermosonde	—	avec fil	avec fil
Maintien au chaud	•	•	•
Fonction Crisp	—	•	•
Modes de cuisson			
Décongélation	•	•	•
Rôtissage automatique	•	•	•
Chaleur tournante +	•	•	•
Cuisson intensive	—	•	•
Micro-ondes	•	•	•
Micro-ondes avec Gril	•	•	•
Micro-ondes avec Chaleur tournante +	•	•	•
Micro-ondes avec Turbogril	•	•	•
Chaleur sole-voûte	—	•	•
Chaleur sole	—	•	•
Micro-ondes avec rôtissage automatique	•	•	•
Modes de fonctionnement grill	•	•	•
Programmes automatiques	•	•	•
Confort d'utilisation			
Capteur de mouvement MotionReact	—	•	•
Miele@home	•	•	•
Écran	DirectSensor	Écran M Touch S	M Touch
SoftOpen	•	•	•
SoftClose	•	•	•
Fonction Popcorn	•	•	•
Fonctions de Minuterie	—	—	—
Suggestion puissance de micro-ondes	•	•	•
Touche Quick Start du micro-ondes	•	•	•
Efficacité et durabilité			
Utilisation de la chaleur résiduelle automatique	•	•	•
Confort d'entretien			
Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée et PerfectClean	•	•	•
Résistance de gril rabattable	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Volume de l'enceinte de cuisson en L	43	43	43
Nombre de niveaux d'introduction	3	3	3
Éclairage de l'enceinte	1 spot LED	1 spot LED	1 spot LED
Températures en °C	30 – 250	30 – 250	30 – 250
Niveaux de puissances du four micro-ondes en W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Puissance totale de raccordement en kW	2,70	3,20	3,20
Tension en V	220-240	220-240	220-240
Nombre de phases	1	1	1
Accessoires fournis			
Grille de cuisson PerfectClean	1	1	1
Plat en verre	1	1	2
Prix de vente conseillé	€ 2.899,— (NR / PB)	€ 3.299,— (NR)	€ 3.599,— (IN)


Fours combinés micro-ondes hauteur 45 cm



	H 7440 BMX	H 7840 BMX (Prestige)
Avantages gustatifs		
Quick & Gentle	•	•
Préchauffage	•	•
Thermosonde	—	avec fil
Maintien au chaud	•	•
Fonction Crisp	—	•
Modes de cuisson		
Décongélation	•	•
Rôtissage automatique	•	•
Chaleur tournante +	•	•
Cuisson intensive	—	•
Micro-ondes	•	•
Micro-ondes avec Gril	•	•
Micro-ondes avec Chaleur tournante +	•	•
Micro-ondes avec Turbogril	•	•
Chaleur sole-voûte	—	•
Chaleur sole	—	•
Micro-ondes avec rôtissage automatique	•	•
Modes de fonctionnement grill	•	•
Programmes automatiques	•	•
Confort d'utilisation		
Capteur de mouvement MotionReact	—	•
Miele@home	•	•
Écran	DirectSensor	M Touch
SoftOpen	•	•
SoftClose	—	—
Fonction Popcorn	•	•
Fonctions de Minuterie	—	—
Suggestion puissance de micro-ondes	•	•
Touche Quick Start du micro-ondes	•	•
Efficacité et durabilité		
Utilisation de la chaleur résiduelle automatique	•	•
Confort d'entretien		
Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée et PerfectClean	•	•
Résistance de gril rabattable	•	•
Caractéristiques techniques		
Volume de l'enceinte de cuisson en L	43	43
Nombre de niveaux d'introduction	3	3
Éclairage de l'enceinte	1 spot LED	1 spot LED
Températures en °C	30 – 250	30 – 250
Niveaux de puissances du four micro-ondes en W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Puissance totale de raccordement en kW	2,70	3,20
Tension en V	220-240	220-240
Nombre de phases	1	1
Accessoires fournis		
Grille de cuisson PerfectClean	1	1
Plat en verre	1	2
Prix de vente conseillé	€ 2.899,— (NR / PB) € 2.999,— (NR MAT)	€ 3.799,— (NR / PB) € 3.899,— (NR MAT)

Schéma d'encastrement

Fours combinés micro-ondes
hauteur 45 cm





Fours vapeur

Fours vapeur



Les modèles

Fours vapeur encastrables

Les fours vapeur Miele peuvent être intégrés au design de la cuisine de différentes manières. Grâce à leur construction compacte, ils s'intègrent parfaitement dans toutes les niches standard, vous permettant ainsi de choisir l'emplacement idéal pour votre four vapeur Miele.



De quelle niche disposez-vous et quelle enceinte préférez-vous ?

Les cotes d'encastrement et les différentes tailles des fours vapeur Miele

Modèles et dimensions

Les fours vapeur Miele sont disponibles dans différentes dimensions. Trouvez ici la solution idéale pour votre cuisine.



Classique

60 cm de large, 45 cm de haut

Le modèle



Four vapeur

Le four vapeur Miele travaille dans la plage de températures de 40 à 100 °C. Il est idéal pour la cuisson à la vapeur douce des légumes, du poisson, des accompagnements, des desserts et de nombreux autres types d'aliments.

La technologie de production de vapeur



**Exclusivité
Miele**

DualSteam

Puissant générateur vapeur externe avec une capacité de 3,3 kW avec deux buses à vapeur.



Quelles caractéristiques recherchez-vous ?

Les points forts* des fours vapeur Miele

Exclusivité Miele DualSteam

La perfection comme vous l'aimez : Le four vapeur Miele avec technologie DualSteam est idéal en complément d'un four traditionnel et d'une table de cuisson, pour des résultats de cuisson parfaits. Des temps de montée en température courts, une répartition homogène de la vapeur et une excellente précision de la température permettent de préparer des plats savoureux et parfaitement cuits. Cela est dû à l'action conjuguée du puissant générateur vapeur externe de 3,3 kW et de la disposition ainsi que de l'alignement spécifiques des deux buses DualSteam.



Exclusivité Miele Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée

Qualité élevée et facilité d'entretien : Nos fours vapeur sont tous équipés d'une enceinte de cuisson en inox.



Grande enceinte, grande capacité utile

Espace maximal : Une enceinte profonde et une grande capacité utile pour préparer plusieurs portions simultanément.



Exclusivité Miele Cuisson automatique de menus

Cuisson à point : préparation simultanée de différents aliments à la vapeur.



Programmes automatiques

Des plats délicieux en un clin d'œil : Poisson, viande ou légume, la préparation est entièrement automatique.



Cuisson sous vide

Pour une saveur plus intense : Les aliments mis sous vide cuisent en douceur à basse température.

Que signifient les pictogrammes ?

Aperçu de tous les pictogrammes des fours vapeur Miele



Commande

Sélection directe des modes et temps de cuisson via les touches sensibles et affichage texte sur un écran à quatre lignes



Sélection directe des modes et temps de cuisson via les touches sensibles et affichage texte sur un écran à une ligne.



Sélection de la température et des temps de cuisson via les touches sensibles et affichage texte sur un écran à sept°segments.

Volume de l'enceinte de cuisson



L'enceinte offre un volume utile de 40 litres max.



L'enceinte offre un volume utile de 24 litres max.



Cuisson sous vide

Méthode de cuisson dans laquelle les aliments sont cuits délicatement dans un emballage sous vide.



Programmes automatiques

Pour une cuisson entièrement automatique des plats en toute simplicité.



Technologie de production de vapeur

Génération rapide de vapeur et répartition uniforme de la vapeur via deux buses vapeur.



Répartition de la vapeur via une buse vapeur.






Miele@home*

Vous pouvez mettre en réseau vos appareils électroménagers grâce à Miele@home — pour plus de possibilités.


* Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et les régions.

Fours vapeur 45 cm




	DG 2740	DG 2840	DG 7140	DG 7240
Avantages gustatifs				
Programmes automatiques	•	•	•	•
Maintien au chaud	—	—	•	•
Modes de cuisson				
Cuisson vapeur	•	•	•	•
Sous vide	—	—	—	—
Décongélation	•	•	•	•
Réchauffer	•	•	•	•
Confort d'utilisation				
Miele@home	—	—	•	•
Écran	EasySensor	EasySensor	DirectSensor S	DirectSensor S
SoftOpen SoftClose	•/•	•/•	•/•	•/•
Cuisson sur trois niveaux	•	•	•	•
Réduction de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	•	•	•	•
Fonctions de Minuterie	•	•	•	•
Programmes personnalisés	—	—	—	—
Confort d'entretien				
Inox/CleanSteel Inox antitraçage	•	•	•	•
Production de vapeur externe	•	•	•	•
Résistances de sole pour réduire la condensation	•	•	•	•
Détartrage	•	•	•	•
Alimentation eau/dif. vapeur				
DualSteam	•	•	•	•
Réservoir d'eau fraîche, volume en L	1,5	1,5	1,5	1,5
Réservoir d'eau fraîche amovible avec mécanisme Push2Release	•	•	•	•
Caractéristiques techniques				
Volume de l'enceinte de cuisson en L	40	40	40	40
Nombre de niveaux d'introduction	4	4	4	4
Éclairage de l'enceinte	—	—	—	—
Températures du four vapeur en °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Puissance totale de raccordement en kW	3,60	3,60	3,60	3,60
Tension en V	230	230	230	230
Accessoires fournis				
Plats de cuisson en inox	2 perforés + 1 non perforé	2 perforés + 1 non perforé	2 perforés + 1 non perforé	2 perforés + 1 non perforé
Grille	1	1	1	1
Prix de vente conseillé	€ 1.699,— (IN)	€ 1.699,— (IN) € 1.899,— (NR)	€ 2.099,— (IN)	€ 2.099,— (IN) € 2.299,— (GR / NR)

Fours vapeur 45 cm



DG 7440	
Avantages gustatifs	
Programmes automatiques	•
Maintien au chaud	•
Modes de cuisson	
Cuisson vapeur	•
Sous vide	•
Décongélation	•
Réchauffer	•
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Écran	DirectSensor
SoftOpen SoftClose	•/•
Cuisson sur trois niveaux	•
Réduction de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	•
Fonctions de Minuterie	•
Programmes personnalisés	•
Confort d'entretien	
Inox/CleanSteel Inox antitrace	•
Production de vapeur externe	•
Résistances de sole pour réduire la condensation	•
Détartrage	•
Alimentation eau/dif. vapeur	
DualSteam	•
Réservoir d'eau fraîche, volume en L	1,5
Réservoir d'eau fraîche amovible avec mécanisme Push2Release	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en L	40
Nombre de niveaux d'introduction	4
Éclairage de l'enceinte	2 spots LED
Températures du four vapeur en °C	40 – 100
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Puissance totale de raccordement en kW	3,60
Tension en V	230
Accessoires fournis	
Plats de cuisson en inox	2 perforés + 1 non perforé
Grille	1
Bac collecteur DGG 100 40	1
Prix de vente conseillé	€ 2.399,– (IN)
	€ 2.599,– (NR)

Schéma d'encastrement





Fours vapeur
combinés



Fours vapeur combinés



Du goût, rien que du goût

Les fours vapeur combinés Miele

Compacts et polyvalents

Les fours vapeur combinés Miele se divisent en deux catégories : le DGC et le DGC Pro.

Le DGC est le modèle d'entrée de gamme des fours vapeur combinés. Il s'agit d'un four pleinement fonctionnel avec une enceinte émaillée qui dispose en plus d'une fonction de cuisson vapeur. Vous pouvez ainsi préparer des plats multiples et variés dans un même appareil.

Le DGC Pro, lui, propose en outre de nombreuses fonctions aussi bien quotidiennes que professionnelles. L'enceinte de cuisson en inox est particulièrement durable et la fonction de nettoyage HydroClean permet un entretien très facile. De plus, il est également équipé de la fonction sous vide innovante.

Avec le DGC, vous pouvez ajouter de l'humidité au mode de cuisson par des diffusions de vapeur. Vous obtiendrez ainsi des pains particulièrement moelleux avec une croûte brillante et des rôtis juteux

L'environnement de cuisson peut être ajusté encore plus précisément avec le DGC Pro grâce au réglage précis de l'humidité au pourcentage près et à la possibilité de combiner plusieurs étapes de cuisson. Le DGC Pro permet ainsi d'unifier la chaleur sèche et la chaleur humide en un nouveau mode de cuisson – la cuisson combinée – et offre ainsi trois fonctions en un seul appareil.

Dimensions

Nos fours vapeur combinés sont disponibles en deux formats pour s'adapter à toutes les cuisines. Cela vous garantit une saveur intense et saine dans toutes les situations.




Pour les niches compactes – largeur 60 cm, hauteur 45 cm

Idéal pour l'encastrement dans une niche de 45 cm de hauteur et 60 cm de largeur, ou avec un tiroir chauffant ou de mise sous vide de 14 cm dans une niche de 60 cm x 60 cm. Les 47 l de volume de l'enceinte de cuisson du DGC Pro permettent de préparer une multitude de plats sur trois niveaux d'introduction.



Le classique – 60 cm de haut, 60 cm de large

Idéal pour l'encastrement dans une niche classique pour four de 60 cm x 60 cm. Associez-le à un tiroir de 29 cm de haut pour remplir parfaitement une niche de 88 cm de haut. Les quatre niveaux d'introduction du DGC Pro, répartis sur 67 l de volume de l'enceinte de cuisson, offrent des possibilités illimitées. Le DGC offre 76 l de volume de l'enceinte cuisson et cinq niveaux d'introduction.



Quelles caractéristiques recherchez-vous ?

Les points forts* des fours vapeur combinés DGC Miele


Exclusivité Miele MonoSteam

Avec le procédé éprouvé de génération vapeur MonoSteam (2,2 kW), la vapeur pénètre dans l'enceinte de votre appareil Miele par une seule buse de vapeur. Elle se répartit rapidement et uniformément tout autour de vos aliments et assure une cuisson douce pour des résultats optimaux.




Fonction HydraCook¹⁾

Cuisson et rôtissage plus performants avec apport d'humidité : légèreté incomparable des pâtes et croûtes dorées.




Programmes automatiques

Des plats délicieux en un clin d'œil : Pain, gâteau ou viande, la cuisson est entièrement automatique.



Exclusivité Miele TasteControl²⁾

Le refroidissement rapide automatique maintient les aliments au chaud sans risque de surcuisson.



Miele@home³⁾

Facilitez-vous la vie : Mettez vos appareils électroménagers en réseau avec Miele@home pour plus de possibilités.



Exclusivité Miele PerfectClean

Propre en un clin d'œil : Aucun aliment ne peut adhérer ni s'incruster, le nettoyage est grandement simplifié.

* Les caractéristiques varient selon le modèle

¹⁾ Avec dispositif d'arrivée d'eau breveté. Brevet : EP 2 190 295

²⁾ Brevet : EP 1 714 083

³⁾ Offre numérique distincte de Miele & Cie. KG. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et les régions. Acceptation des conditions générales de vente et de la politique de confidentialité pour les produits et services numériques de Miele dans l'App Miele requise. Miele se réserve le droit de modifier ou d'arrêter l'offre numérique à tout moment.



Quelles caractéristiques recherchez-vous ?

Les points forts* des fours vapeur combinés DGC Pro Miele

Exclusivité Miele DualSteam

La perfection culinaire :

Grâce à DualSteam, la vapeur se répartit uniformément et assure des résultats de cuisson parfaits. La perfection comme vous l'aimez : Les fours vapeur combinés DGC Pro Miele assurent des résultats de cuisson parfaits à tous les coups. De courts temps de montée en température et de cuisson ainsi qu'une répartition homogène de la vapeur facilitent la préparation des plats — grâce au générateur vapeur externe de 3,3 kW et à l'agencement et l'alignement spéciaux des deux buses de vapeur DualSteam. Cela permet également de préparer vos aliments tout en conservant leurs vitamines.



Exclusivité Miele Cuisson combinée

Un pur plaisir : La combinaison précise de la chaleur humide et sèche sur plusieurs étapes de cuisson garantit des résultats irréprochables.



Exclusivité Miele Mix & Match

Cuisson rapide et saine : cuisson combinée ou réchauffage de différents aliments en même temps dans un seul récipient.



Exclusivité Miele HydroClean

Propreté impeccable : Avec HydroClean, l'enceinte de votre four vapeur combiné Miele se nettoie automatiquement.



Exclusivité Miele Cuisson automatique de menus

Cuisson à point : préparation simultanée de différents aliments à la vapeur.



Exclusivité Miele Bandeau relevable à ouverture motorisée avec SoftClose¹⁾

Pratique : Ouvrez et fermez le bandeau relevable d'une simple pression de doigt pour accéder au réservoir d'eau.

* Les caractéristiques varient selon le modèle
1) Brevet : EP 2 197 326

Un réglage adapté à chaque recette

Les modes de cuisson* des fours vapeur combinés DGC Miele



Chaleur tournante +

Délicieusement léger et aéré: idéal pour cuire et rôtir en douceur sur un ou deux niveaux.



Chaleur sole-voûte

Une valeur sûre, une fonction polyvalente: pour réussir parfaitement toutes les recettes traditionnelles au four.



Four vapeur

Préparation saine et délicate: La cuisson à la vapeur préserve une grande quantité de nutriments.



Fonction HydraCook

Comme chez le boulanger: L'apport d'humidité confère légèreté aux pâtes et une couleur dorée aux croûtes.



Fonction HydraCook avec rôtiissage automatique

Rôtiissage optimal: saisir à température élevée, poursuivre la cuisson à bonne température avec apport d'humidité.



Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +

Délicieusement aéré et léger: idéal pour une cuisson et un rôtiissage avec un apport d'humidité sur un à trois niveaux.



Fonction HydraCook plus avec cuisson intensive

Avec l'apport d'humidité, la pâte de vos pizzas, quiches et tartes est croustillante tandis que la garniture reste juteuse.



Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte

Une valeur sûre: L'humidité ajoutée permet de réussir parfaitement toutes les recettes traditionnelles au four et les rôtis.



Cuisson intensive

Pâte croustillante, garniture appétissante: Qu'il s'agisse de pizza, de quiche ou de tarte aux fruits, le fond devient croustillant et le dessus reste juteux.



Rôtiissage automatique

Le secret d'une viande bien juteuse: Elle est d'abord saisie à haute température, puis la cuisson se poursuit à la température réglée.



Turbogril

Croustillant à l'extérieur, juteux à l'intérieur: la fonction idéale pour les poulets, canards, jambonneaux, rôtis et bien d'autres plats à base de viande.



Gril

Polyvalence: pour griller une grande quantité de steaks, saucisses, brochettes entre autres.



Chaleur sole

Exigences individuelles: pour les plats cuits au bain-marie ou qui doivent être ensuite dorés par le bas.




Booster

Mode express pour les utilisateurs pressés: Ceux qui ont peu de temps pour cuisiner apprécieront particulièrement le temps de montée en température court.



Chaleur tournante Eco

Très économe en énergie: Réussissez parfaitement vos gratins ou vos soufflés.



Décongélation

Délicat avec les aliments surgelés: Les aliments surgelés sont décongelés en douceur dans des conditions idéales grâce à de l'air froid.

Un réglage adapté à chaque recette

Les modes de cuisson des fours vapeur combinés DGC Pro Miele



Chaleur tournante +

Délicieusement léger et aéré: idéal pour une cuisson ou un rôtissage en douceur sur trois niveaux max.



Chaleur sole-voûte

Une valeur sûre, une fonction polyvalente: pour réussir parfaitement toutes les recettes traditionnelles au four.



Four vapeur

Préparation saine et délicate: La cuisson à la vapeur préserve une grande quantité de nutriments.



Cuisson combinée et Chaleur tournante +

Des résultats impeccables: L'apport d'humidité garantit une cuisson parfaite du pain, des petits pains, de la viande et de bien d'autres aliments.



Cuisson combinée et chaleur sole-voûte

Cuisson humide uniforme par le haut et par le bas pour obtenir des pains parfaits.



Cuisson combinée + grill

Des poissons et viandes grasses plus tendres et juteux, avec une peau ou croûte croustillante, grâce à l'humidité.



Cuisson sous vide

Un pur plaisir: La combinaison précise de la chaleur humide et sèche sur plusieurs étapes de cuisson garantit des résultats irréprochables.



Cuisson intensive

Pâte croustillante, garniture appétissante: Qu'il s'agisse de pizza, de quiche ou de tarte aux fruits, le fond devient croustillant et le dessus reste juteux.



Turbogrill

Croustillant à l'extérieur, juteux à l'intérieur: la fonction idéale pour les poulets, canards, jambonneaux, rôtis et bien d'autres plats à base de viande.



Multigrill

Polyvalence: pour griller une grande quantité de steaks, saucisses, brochettes entre autres.



Gril éco

Idéal pour les petites quantités: steaks, saucisses et compagnie parfaitement réussis, même en petites portions. Parfaitement grillé à chaque fois.



Chaleur voûte

Pour le plaisir des yeux et des papilles: Gratiner, dorer et brunir, la touche finale qui fait la différence.



Chaleur sole

Exigences individuelles: pour les plats cuits au bain-marie ou qui doivent être ensuite dorés par le bas.



Spécial gâteau

De délicieux gâteaux comme par magie: pâte à choux, bretzels et quatre-quarts aussi bons que chez le boulanger.



Chaleur tournante Eco

Économie d'électricité et gain de temps: Les aliments peuvent être préparés en consommant moins d'énergie.



Cuisson vapeur Eco

Écologique et durable: Économisez de l'énergie lors de la préparation de vos aliments grâce à la cuisson vapeur.



Programme Shabbat

Le programme Shabbat permet d'utiliser l'appareil tout en respectant les coutumes juives.

Que signifient les pictogrammes ?

Aperçu de tous les pictogrammes des fours vapeur combinés DGC Miele



Commande

Sélection directe des modes et temps de cuisson via les touches sensibles et affichage texte sur un écran à quatre lignes.



Sélection directe des modes et temps de cuisson via les touches sensibles et affichage texte sur un écran à une ligne.



PerfectClean

Le revêtement de surface anti-adhésif offre une facilité de nettoyage imbattable.



Volume de l'enceinte de cuisson

Le four vapeur combiné offre un volume utile de 76 litres max.



Mode de cuisson combinée

Combinaison d'un mode de cuisson traditionnel avec ajout d'humidité. Différentes options sont disponibles en fonction des caractéristiques de l'appareil.



Technologie de production de vapeur

Répartition de la vapeur via une buse vapeur.

Que signifient les pictogrammes ?

Aperçu de tous les pictogrammes des fours vapeur combinés DGC Pro Miele



Commande

Utilisation intuitive grâce au grand écran entièrement tactile. Utilisation facile et rapide sur simple pression de doigt.



Utilisation intuitive grâce à l'écran entièrement tactile. Utilisation facile et rapide sur simple pression de doigt.



Sélection directe des modes et temps de cuisson via les touches sensibles et affichage texte sur un écran à quatre lignes.



HydroClean

Fonction d'auto-nettoyage automatique et simple



Volume de l'enceinte de cuisson

Le four vapeur combiné offre un volume utile de 67 litres max.



Le four vapeur combiné offre un volume utile de 47 litres max.



Cuisson sous vide

Méthode de cuisson dans laquelle les aliments sont cuits délicatement dans un emballage sous vide.



Mode de cuisson combinée

La combinaison de la chaleur humide et sèche garantit des résultats de cuisson hors pair.



Technologie de production de vapeur

Génération rapide de vapeur et répartition uniforme de la vapeur via deux buses vapeur.



Alimentation en eau

Raccordement à l'eau froide et évacuation pour une cuisson à la vapeur aisée.




Réservoir d'eau amovible pour un remplissage et une vidange faciles.

Fours vapeur multifonctions 60 cm




	DGC 7150	DGC 7350	DGC 7151	DGC 7351
Avantages gustatifs				
TasteControl	•	•	•	•
Chauffage accéléré	•	•	•	•
Fonction Crisp	—	•	—	•
Modes de cuisson				
Chaleur tournante +	•	•	•	•
Chaleur sole-voûte	•	•	•	•
Cuisson vapeur	•	•	•	•
Fonction HydraCook	•	•	•	•
Cuisson intensive	•	•	•	•
Rôtissage automatique	•	•	•	•
Modes de fonctionnement grill	•	•	•	•
Chaleur sole	•	•	•	•
Fonctions spéciales	—	•	—	•
Confort d'utilisation				
Miele@home	•	•	•	•
Écran	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen SoftClose	•/•	•/•	•/•	•/•
Fonctions de Minuterie	•	•	•	•
Programmes personnalisés	—	•	—	•
Efficacité et durabilité				
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+
Confort d'entretien				
Enceinte en émail avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	•	•	•	•
Production de vapeur externe	•	•	•	•
Programmes d'entretien	•	•	•	•
Alimentation eau/dif. vapeur				
MonoSteam	•	•	•	•
Tuyau d'aspiration pour l'eau	•	•	•	•
Caractéristiques techniques				
Volume de l'enceinte de cuisson en L	76	76	76	76
Nombre de niveaux d'introduction	5	5	5	5
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Éclairage de l'enceinte	1 spot halogène	1 spot LED	1 spot halogène	1 spot LED
Températures du four en °C	30 – 250	30 – 250	30 – 250	30 – 250
Températures du four vapeur en °C	70 – 100	70 – 100	70 – 100	70 – 100
Puissance totale de raccordement en kW	3,50	3,50	3,50	3,50
Tension en V	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Accessoires fournis				
Plaque PerfectClean	1	1	1	1
Grille PerfectClean	1	1	1	1
Rail coulissant FlexiClips	1	—	1	1
Rail c. FlexiClip PerfectClean	—	1	—	—
Grilles de support amovibles (paire)	1	1	1	1
Plats de cuisson vapeur en inox	1 perforé + 1 non perforé	1 perforé + 1 non perforé	1 perforé + 1 non perforé	1 perforé + 1 non perforé
Prix de vente conseillé	€ 2.099,— (IN)	€ 2.399,— (IN)	€ 2.099,— (NR)	€ 2.399,— (NR)

Fours vapeur multifonctions 60 cm



	DGC 7250	DGC 7450
Avantages gustatifs		
TasteControl	•	•
Chauffage accéléré	•	•
Fonction Crisp	—	•
Modes de cuisson		
Chaleur tournante +	•	•
Chaleur sole-voûte	•	•
Cuisson vapeur	•	•
Fonction HydraCook	•	•
Cuisson intensive	•	•
Rôtissage automatique	•	•
Modes de fonctionnement grill	•	•
Chaleur sole	•	•
Fonctions spéciales	—	•
Confort d'utilisation		
Miele@home	•	•
Écran	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen SoftClose	•/•	•/•
Fonctions de Minuterie	•	•
Programmes personnalisés	—	•
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Confort d'entretien		
Enceinte en émail avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	•	•
Production de vapeur externe	•	•
Programmes d'entretien	•	•
Alimentation eau/dif. vapeur		
MonoSteam	•	•
Tuyau d'aspiration pour l'eau	•	•
Caractéristiques techniques		
Volume de l'enceinte de cuisson en L	76	76
Nombre de niveaux d'introduction	5	5
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Éclairage de l'enceinte	1 spot halogène	1 spot LED
Températures du four en °C	30 – 250	30 – 250
Températures du four vapeur en °C	70 – 100	70 – 100
Puissance totale de raccordement en kW	3,50	3,50
Tension en V	220 – 240	220 – 240
Accessoires fournis		
Plaque PerfectClean	1	1
Grille PerfectClean	1	1
Rail coulissant FlexiClips	1	—
Rail c. FlexiClip PerfectClean	—	1
Grilles de support amovibles (paire)	1	1
Plats de cuisson vapeur en inox	1 perforé + 1 non perforé	1 perforé + 1 non perforé
Prix de vente conseillé	€ 2.099,— (IN) € 2.299,— (NR)	€ 2.399,— (IN) € 2.599,— (NR)

Fours vapeur combinés 45 cm



	DGC 7440 HC Pro	DGC 7445 HC Pro	DGC 7440 HCX Pro	DGC 7445 HCX Pro
Modèle et design				
Sans poignée	—	—	•	•
Avantages gustatifs				
Mix & Match	•	•	•	•
Thermosonde	—	—	—	—
Programmes automatiques	•	•	•	•
Modes de cuisson				
Chaleur tournante +	•	•	•	•
Chaleur sole-voûte	•	•	•	•
Cuisson vapeur	•	•	•	•
Cuisson combinée	•	•	•	•
Cuisson sous vide	•	•	•	•
Plat à rôtir Gourmet	•	•	•	•
Confort d'utilisation				
Miele@home	•	•	•	•
Écran	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Capteur de mouvement MotionReact	—	—	—	—
SoftOpen SoftClose	•/•	•/•	•/—	•/—
Bandeau relevable motorisé	•	•	•	•
Cuisson automatique de menus	•	•	•	•
Fonctions de Minuterie	•	•	•	•
Programmes personnalisés	•	•	•	•
Efficacité et durabilité				
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+
Confort d'entretien				
Enceinte de cuisson inox	•	•	•	•
Production de vapeur externe	•	•	•	•
HydroClean	•	•	•	•
Alimentation eau/dif. vapeur				
DualSteam	•	•	•	•
Réservoir d'eau fraîche derrière le bandeau relevable	•	—	•	—
DirectWater plus	—	•	—	•
Caractéristiques techniques				
Volume de l'enceinte de cuisson en L	47	47	47	47
Nombre de niveaux d'introduction	3	3	3	3
Éclairage de l'enceinte	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Températures du four en °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Températures du four vapeur en °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Puissance totale de raccordement en kW	3,40	3,40	3,40	3,40
Tension en V	230	230	230	230
Accessoires fournis				
Plaque PerfectClean	1	1	1	1
Grille PerfectClean	1	1	1	1
Grilles de support amovibles (paire)	1	1	1	1
Plats de cuisson vapeur en inox	1 perforé + 1 non perforé	1 perforé + 1 non perforé	1 perforé + 1 non perforé	1 perforé + 1 non perforé
Prix de vente conseillé	€ 3.299,— (IN) € 3.499,— (NR / PB)	€ 3.699,— (NR)	€ 3.499,— (PB) € 3.599,— (NR MAT)	€ 3.699,— (PB)

Fours vapeur combinés 45 cm










	DGC 7640 HC Pro (Prestige)	DGC 7645 HC Pro (Prestige)	DGC 7840 HC Pro (Prestige)	DGC 7845 HC Pro (Prestige)
Modèle et design				
Sans poignée	—	—	—	—
Avantages gustatifs				
Mix & Match			•	•
Thermosonde	filaire	filaire	sans fil	sans fil
Programmes automatiques	•	•	•	•
Modes de cuisson				
Chaleur tournante +	•	•	•	•
Chaleur sole-voûte	•	•	•	•
Cuisson vapeur	•	•	•	•
Cuisson combinée	•	•	•	•
Cuisson sous vide	•	•	•	•
Plat à rôtir Gourmet	•	•	•	•
Confort d'utilisation				
Miele@home	•	•	•	•
Écran	Écran M Touch S	Écran M Touch S	M Touch	M Touch
Capteur de mouvement MotionReact	•	•	•	•
SoftOpen SoftClose	•/•	•/•	•/•	•/•
Bandeau relevable motorisé	•	•	•	•
Cuisson automatique de menus	•	•	•	•
Fonctions de Minuterie	•	•	•	•
Programmes personnalisés	•	•	•	•
Efficacité et durabilité				
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+
Confort d'entretien				
Enceinte de cuisson inox	•	•	•	•
Production de vapeur externe	•	•	•	•
HydroClean	•	•	•	•
Alimentation eau/dif. vapeur				
DualSteam	•	•	•	•
Réservoir d'eau fraîche derrière le bandeau relevable	•	—	•	—
DirectWater plus	—	•	—	•
Caractéristiques techniques				
Volume de l'enceinte de cuisson en L	47	47	47	47
Nombre de niveaux d'introduction	3	3	3	3
Éclairage de l'enceinte	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Températures du four en °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Températures du four vapeur en °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Puissance totale de raccordement en kW	3,40	3,40	3,40	3,40
Tension en V	230	230	230	230
Accessoires fournis				
Plaque PerfectClean	1	1	1	1
Grille PerfectClean	1	1	1	1
Rail c. FlexiClip PerfectClean	1	1	1	1
Grilles de support amovibles (paire)	1	1	1	1
Plats de cuisson vapeur en inox	1 perforé + 1 non perforé	1 perforé + 1 non perforé	2 perforés + 1 non perforé	2 perforés + 1 non perforé
Prix de vente conseillé	€ 4.199,— (IN)	€ 4.299,— (IN)	€ 4.999,— (NR)	€ 5.199,— (GR)

Fours vapeur combinés 45 cm




	DGC 7840 HCX Pro (Prestige)	DGC 7845 HCX Pro (Prestige)
Modèle et design		
Sans poignée	•	•
Avantages gustatifs		
Mix & Match	•	•
Thermosonde	sans fil	sans fil
Programmes automatiques	•	•
Modes de cuisson		
Chaleur tournante +	•	•
Chaleur sole-voûte	•	•
Cuisson vapeur	•	•
Cuisson combinée	•	•
Cuisson sous vide	•	•
Plat à rôti Gourmet	•	•
Confort d'utilisation		
Miele@home	•	•
Écran	M Touch	M Touch
Capteur de mouvement MotionReact	•	•
SoftOpen SoftClose	•/–	•/–
Bandeau relevable motorisé	•	•
Cuisson automatique de menus	•	•
Fonctions de Minuterie	•	•
Programmes personnalisés	•	•
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Confort d'entretien		
Enceinte de cuisson inox	•	•
Production de vapeur externe	•	•
HydroClean	•	•
Alimentation eau/dif. vapeur		
DualSteam	•	•
Réservoir d'eau fraîche derrière le bandeau relevable	•	–
DirectWater plus	–	•
Caractéristiques techniques		
Volume de l'enceinte de cuisson en L	47	47
Nombre de niveaux d'introduction	3	3
Éclairage de l'enceinte	BrilliantLight	BrilliantLight
Températures du four en °C	30 – 230	30 – 230
Températures du four vapeur en °C	40 – 100	40 – 100
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Puissance totale de raccordement en kW	3,40	3,40
Tension en V	230	230
Accessoires fournis		
Plaque PerfectClean	1	1
Grille PerfectClean	1	1
Rail c. FlexiClip PerfectClean	1	1
Grilles de support amovibles (paire)	1	1
Plats de cuisson vapeur en inox	2 perforés + 1 non perforé	2 perforés + 1 non perforé
Prix de vente conseillé	€ 4.999,– (NR / PB) € 5.099,– (NR MAT)	€ 5.199,– (NR / PB)

Fours vapeur combinés 60 cm




	DGC 7460 HC Pro	DGC 7465 HC Pro	DGC 7460 HCX Pro	DGC 7465 HCX Pro
Modèle et design				
Sans poignée	—	—	•	•
Avantages gustatifs				
Mix & Match	•	•	•	•
Thermosonde	—	—	—	—
Programmes automatiques	•	•	•	•
Modes de cuisson				
Chaleur tournante +	•	•	•	•
Chaleur sole-voûte	•	•	•	•
Cuisson vapeur	•	•	•	•
Cuisson combinée	•	•	•	•
Cuisson sous vide	•	•	•	•
Plat à rôtir Gourmet	•	•	•	•
Confort d'utilisation				
Miele@home	•	•	•	•
Écran	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Capteur de mouvement MotionReact	—	—	—	—
SoftOpen SoftClose	•/•	•/•	•/—	•/—
Bandeau relevable motorisé	•	•	•	•
Cuisson automatique de menus	•	•	•	•
Fonctions de Minuterie	•	•	•	•
Programmes personnalisés	•	•	•	•
Efficacité et durabilité				
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+
Confort d'entretien				
Enceinte de cuisson inox	•	•	•	•
Production de vapeur externe	•	•	•	•
HydroClean	•	•	•	•
Alimentation eau/dif. vapeur				
DualSteam	•	•	•	•
Réservoir d'eau fraîche derrière le bandeau relevable	•	—	•	—
DirectWater plus	—	•	—	•
Caractéristiques techniques				
Volume de l'enceinte de cuisson en L	67	67	67	67
Nombre de niveaux d'introduction	4	4	4	4
Éclairage de l'enceinte	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Températures du four en °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Températures du four vapeur en °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Puissance totale de raccordement en kW	3,45	3,45	3,45	3,45
Tension en V	230	230	230	230
Accessoires fournis				
Plaque PerfectClean	1	1	1	1
Grille PerfectClean	1	1	1	1
Grilles de support amovibles (paire)	1	1	1	1
Plats de cuisson vapeur en inox	1 perforé + 1 non perforé	1 perforé + 1 non perforé	1 perforé + 1 non perforé	1 perforé + 1 non perforé
Prix de vente conseillé	€ 3.799,— (IN) € 3.999,— (NR / PB)	€ 3.999,— (IN) € 4.199,— (NR)	€ 3.999,— (NR / PB) € 4.099,— (NR MAT)	€ 4.199,— (NR / PB) € 4.299,— (NR MAT)

Fours vapeur combinés 60 cm



	DGC 7660 HC Pro (Prestige)	DGC 7665 HC Pro (Prestige)	DGC 7860 HC Pro (Prestige)	DGC 7865 HC Pro (Prestige)
Modèle et design				
Sans poignée	—	—	—	—
Avantages gustatifs				
Mix & Match			•	•
Thermosonde	filaire	filaire	sans fil	sans fil
Programmes automatiques	•	•	•	•
Modes de cuisson				
Chaleur tournante +	•	•	•	•
Chaleur sole-voûte	•	•	•	•
Cuisson vapeur	•	•	•	•
Cuisson combinée	•	•	•	•
Cuisson sous vide	•	•	•	•
Plat à rôtir Gourmet	•	•	•	•
Confort d'utilisation				
Miele@home	•	•	•	•
Écran	Écran M Touch S	Écran M Touch S	M Touch	M Touch
Capteur de mouvement MotionReact	•	•	•	•
SoftOpen SoftClose	•/•	•/•	•/•	•/•
Bandeau relevable motorisé	•	•	•	•
Cuisson automatique de menus	•	•	•	•
Fonctions de Minuterie	•	•	•	•
Programmes personnalisés	•	•	•	•
Efficacité et durabilité				
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+
Confort d'entretien				
Enceinte de cuisson inox	•	•	•	•
Production de vapeur externe	•	•	•	•
HydroClean	•	•	•	•
Alimentation eau/dif. vapeur				
DualSteam	•	•	•	•
Réservoir d'eau fraîche derrière le bandeau relevable	•	—	•	—
DirectWater plus	—	•	—	•
Caractéristiques techniques				
Volume de l'enceinte de cuisson en L	67	67	67	67
Nombre de niveaux d'introduction	4	4	4	4
Éclairage de l'enceinte	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Températures du four en °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Températures du four vapeur en °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Puissance totale de raccordement en kW	3,45	3,45	3,45	3,45
Tension en V	230	230	230	230
Accessoires fournis				
Plaque PerfectClean	1	1	1	1
Grille PerfectClean	1	1	1	1
Rail c. FlexiClip PerfectClean	1	1	1	1
Grilles de support amovibles (paire)	1	1	1	1
Plats de cuisson vapeur en inox	1 perforé + 1 non perforé	1 perforé + 1 non perforé	2 perforés + 1 non perforé	2 perforés + 1 non perforé
Prix de vente conseillé	€ 4.699,— (IN) € 4.899,— (NR)	€ 4.899,— (IN) € 5.099,— (NR)	€ 5.699,— (NR)	€ 5.699,— (IN) € 5.899,— (GR / NR)


Fours vapeur combinés 60 cm




	DGC 7860 HCX Pro (Prestige)	DGC 7865 HCX Pro (Prestige)
Modèle et design		
Sans poignée	•	•
Avantages gustatifs		
Mix & Match	•	•
Thermosonde	sans fil	sans fil
Programmes automatiques	•	•
Modes de cuisson		
Chaleur tournante +	•	•
Chaleur sole-voûte	•	•
Cuisson vapeur	•	•
Cuisson combinée	•	•
Cuisson sous vide	•	•
Plat à rôti Gourmet	•	•
Confort d'utilisation		
Miele@home	•	•
Écran	M Touch	M Touch
Capteur de mouvement MotionReact	•	•
SoftOpen SoftClose	•/–	•/–
Bandeau relevable motorisé	•	•
Cuisson automatique de menus	•	•
Fonctions de Minuterie	•	•
Programmes personnalisés	•	•
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Confort d'entretien		
Enceinte de cuisson inox	•	•
Production de vapeur externe	•	•
HydroClean	•	•
Alimentation eau/dif. vapeur		
DualSteam	•	•
Réservoir d'eau fraîche derrière le bandeau relevable	•	–
DirectWater plus	–	•
Caractéristiques techniques		
Volume de l'enceinte de cuisson en L	67	67
Nombre de niveaux d'introduction	4	4
Éclairage de l'enceinte	BrilliantLight	BrilliantLight
Températures du four en °C	30 – 230	30 – 230
Températures du four vapeur en °C	40 – 100	40 – 100
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Puissance totale de raccordement en kW	3,45	3,40
Tension en V	230	230
Accessoires fournis		
Plaque PerfectClean	1	1
Grille PerfectClean	1	1
Rail c. FlexiClip PerfectClean	1	1
Grilles de support amovibles (paire)	1	1
Plats de cuisson vapeur en inox	2 perforés + 1 non perforé	2 perforés + 1 non perforé
Prix de vente conseillé	€ 5.699,– (NR / PB) € 5.799,– (NR MAT)	€ 5.899,– (NR / PB / NR MAT)

Schéma d'encastrement


Fours vapeur multifonctions 60 cm



Fours vapeur combinés 45 cm
(hauteur 45 cm)



Fours vapeur combinés 60 cm
(hauteur 60 cm)







Fours vapeur
micro-ondes
combinés



Fours vapeur micro-ondes combinés





Cuisson vapeur, cuisson classique et réchauffage avec un seul appareil

Miele est le premier fabricant à proposer un four qui combine les avantages du four vapeur et ceux du four micro-ondes dans un appareil encastrable, un four vapeur micro-ondes combiné.

Vous souhaitez disposer d'un choix de modes de cuisson aussi large que possible, sans multiplier les appareils dans votre cuisine ?

Avec cet appareil combiné encastrable innovant, Miele offre un complément idéal pour votre four – un four vapeur et un micro-ondes à part entière dans un seul appareil ! La solution parfaite pour les cuisines ne disposant que de deux niches d'encastrement.



Quelles caractéristiques recherchez-vous ?

Les points forts* des fours vapeur micro-ondes combinés Miele

Exclusivité Miele DualSteam

La perfection comme vous l'aimez : Le four vapeur micro-ondes combiné Miele complète idéalement un four et une table de cuisson, pour des résultats de cuisson parfaits. De courts temps de mise en température et de cuisson ainsi qu'une répartition homogène de la vapeur facilitent la préparation des plats – c'est le résultat offert par le puissant générateur vapeur externe (3,3 kW) ainsi que l'agencement et l'alignement des deux buses de vapeur DualSteam.



3 en 1

Combiné compact : micro-ondes, cuisson vapeur et cuisson rapide pour une flexibilité optimale.



Cuisson rapide

Gagnez du temps : Combinez la cuisson vapeur avec le mode micro-ondes pour une préparation plus rapide, sans perte de qualité.




Exclusivité Miele Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée

Qualité et facilité d'entretien : Nos fours vapeur micro-ondes combinés sont tous équipés d'une enceinte de cuisson en inox.



Programmes automatiques

Des plats délicieux en un clin d'œil : Poisson, viande ou légumes, la préparation est entièrement automatique.



Quick & Gentle

Résultats parfaits en un temps record : Avec la technologie d'inverseur, vous combinez la chaleur traditionnelle avec la puissance micro-ondes que vous souhaitez.

* selon le modèle

Que signifient les pictogrammes ?

Aperçu de tous les pictogrammes des fours vapeur micro-ondes combinés Miele



Commande

Utilisation intuitive grâce au grand écran entièrement tactile. Utilisation facile et rapide sur simple pression de doigt.



Utilisation intuitive grâce à l'écran entièrement tactile. Utilisation facile et rapide sur simple pression de doigt.



Sélection directe des modes et temps de cuisson via les touches sensibles et affichage texte sur un écran à quatre lignes.



Volume de l'enceinte de cuisson

L'enceinte offre un volume utile de 40 litres max.



Puissance micro-ondes

Puissance micro-ondes jusqu'à 1000 watts.



Technologie de production de vapeur

Génération rapide de vapeur et répartition uniforme de la vapeur via deux buses vapeur.



DirectWater

Raccordement à l'eau froide pour une cuisson à la vapeur aisée.



MotionReact

Votre appareil Miele réagit dès que vous vous approchez.


Fours vapeur micro-ondes



	DGM 7340	DGM 7440
Avantages gustatifs		
Quick & Gentle	•	•
Programmes automatiques	•	•
Maintien au chaud	•	•
Modes de cuisson		
Cuisson vapeur	•	•
Micro-ondes	•	•
Cuisson rapide	•	•
Sous vide	•	•
Décongélation	•	•
Réchauffer	•	•
Confort d'utilisation		
Miele@home	•	•
Écran	DirectSensor	DirectSensor
Capteur de mouvement MotionReact	—	—
SoftOpen	•	•
Cuisson sur trois niveaux	•	•
Cuisson automatique de menus	—	•
Réduction de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	•	•
Programmes personnalisés	•	•
Confort d'entretien		
Inox/CleanSteel Inox antitrace	•	•
Production de vapeur externe	•	•
Résistances de sole pour réduire la condensation	•	•
Détartrage	•	•
Alimentation eau/dif. vapeur		
DualSteam	•	•
Réservoir d'eau fraîche, volume en L	1,5	1,5
Réservoir d'eau fraîche amovible avec mécanisme Push2Release	•	•
Caractéristiques techniques		
Volume de l'enceinte de cuisson en L	40	40
Nombre de niveaux d'introduction	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Éclairage de l'enceinte	2 spots LED	2 spots LED
Températures du four vapeur en °C	40 – 100	40 – 100
Puissance micro-ondes à commande électronique	•	•
Niveaux de puissances du four micro-ondes en W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Puissance totale de raccordement en kW	3,30	3,30
Tension en V	230	230
Accessoires fournis		
Grilles de support amovibles (paire)	1	1
Plats de cuisson en inox perforés	2	2
Plats de cuisson vapeur en inox non perforés DGG 50 40	1	1
Plats de cuisson vapeur en inox non perforés DGG 50 80	—	—
Grille	1	1
Plat en verre DMGS 100 30	1	1
Prix de vente conseillé	€ 2.899,— (IN)	€ 2.899,— (IN) € 3.099,— (NR)

Schéma d'encastrement

Fours vapeur micro-ondes
(hauteur 45 cm)





900

750

600



Micro-ondes



Micro-ondes

450



450

300



Grilled fish



OK



Les différents modèles

Votre cuisine : à l'image de votre vie et de vos habitudes. Vos appareils : adaptés à votre espace et à vos préférences d'utilisation. Il existe différents modèles de micro-ondes Miele, pour que vous puissiez équiper votre cuisine sur mesure, selon vos propres souhaits.

Miele propose principalement deux modèles de micro-ondes : un modèle encastrable et un modèle posable. Grâce à leur design intemporel et leur concept de commande intelligente, ils s'intègrent parfaitement dans le design Miele de votre cuisine.

Quel genre d'appareil souhaitez-vous ?

La diversité des micro-ondes Miele

Les cotes d'encastrement et les différentes tailles

Que vous planifiez une nouvelle cuisine ou que vous souhaitiez intégrer un appareil dans une cuisine existante : les micro-ondes Miele s'intègrent dans toutes les niches de taille standard. Vous exploitez ainsi toujours l'espace disponible de manière optimale : les différents appareils sont dotés d'enceintes de cuisson de différentes tailles et de plateaux tournants adaptés.



Enceinte de 17 l

- 50 cm de large, 35 cm de haut
- 60 cm de large, 35 cm de haut
- 60 cm de large, 36 cm de haut avec bandeau de compensation AB 36-1 supplémentaire
- 60 cm de large, 38 cm de haut avec bandeau de compensation AB 38-2 supplémentaire
- 60 cm de large, 42 cm de haut avec bandeau de compensation AB 42-1 supplémentaire

Enceinte de 26 l

- 60 cm de large, 45 cm de haut
- Micro-ondes à poser 52 cm de large, 30,5 cm de haut

Enceinte de 46 l

- 60 cm de large, 45 cm de haut

Les panneaux de commande



Appareils encastrables TopControl Miele

Créez un design parfaitement homogène dans votre cuisine : Les micro-ondes Miele avec bandeau de commande sur le dessus s'intègrent harmonieusement avec les autres appareils encastrables Miele. Par conséquent, ils peuvent être positionnés avec beaucoup de flexibilité dans votre cuisine. La porte des appareils s'ouvre vers le bas, comme celle des fours. La commande placée sur le dessus offre davantage d'espace dans l'enceinte de cuisson.

Appareils encastrables SideControl Miele

Nos appareils SideControl se marient aussi parfaitement avec les autres appareils encastrables Miele. Les appareils encastrables SideControl peuvent être combinés verticalement avec d'autres appareils encastrables Miele ou être installés seuls. La porte de l'appareil s'ouvre sur le côté.

Modes de cuisson

Découvrez la magie culinaire du micro-ondes, au-delà du réchauffage et de la décongélation. Et laissez-vous surprendre par les multiples possibilités que les micro-ondes Miele vous offrent au quotidien.

Micro-ondes solo

Dès le mode Solo, votre micro-ondes Miele peut sans doute déjà vous offrir bien plus que vous ne l'imaginiez : Réchauffer un verre de lait, stériliser des confitures, faire fondre du chocolat, cuire des légumes, décongeler du poisson ou blanchir des amandes.

Micro-ondes gril

Du croustillant ? C'est aussi possible au micro-ondes : Un gril quartz est intégré pour faire gratiner les aliments après la cuisson. Il sert également à rôtir et à griller. Savourez des toasts au fromage, des légumes ou des crevettes grillés et croustillants, et sublimes vos gratins de légumes d'une délicieuse 99 croûte de fromage.



900

750

600

450

450

450

300

Auto

Auto

Auto

12:00

Power

Power

Power

Power

Power

Power

Power

Power

Power

Power

Power

Power

Power

Power

Power

Power

Power

Power

Power

Power

Power

Quelles caractéristiques sont importantes pour vous ?

Les points forts* des micro-ondes Miele

**Exclusivité
Miele**

Enceinte de cuisson XL

Avec un volume utile d'enceinte de 46 litres, nos appareils avec commande TopControl vous offrent un vaste espace à utiliser avec flexibilité pour laisser libre cours à votre créativité culinaire.



Programmes automatiques

Réussir les plats comme par magie et sans effort : Il suffit de sélectionner un programme et par ex. de régler le poids, et l'appareil s'occupe du reste.



Touche Quick Start du micro-ondes

Gain de temps : Accédez directement à la puissance maximale du micro-ondes, comme à votre habitude.



Enceinte de cuisson en inox

Très efficace : L'enceinte en inox assure une répartition parfaite des micro-ondes et un nettoyage facile.



Mode combiné

Économiser de l'argent et améliorer les résultats : En mode combiné, les plats sont cuits et dorés simultanément.



EasySensor

Un classique revisité : Les appareils SideControl de Miele sont désormais dotés d'une commande tactile.

Que signifient les pictogrammes ?

Aperçu de tous les pictogrammes des micro-ondes Miele



Commande

Sélection directe des modes et temps de cuisson via les touches sensibles et affichage texte sur un écran à une ligne.



Sélection de la puissance et des temps de cuisson via les touches sensibles et affichage texte sur un écran à sept°segments.



Les modes de cuisson et la puissance sont sélectionnés à l'aide du bouton rotatif.



Puissance micro-ondes jusqu'à 1000 watts.



Puissance micro-ondes jusqu'à 900 watts.



Puissance micro-ondes jusqu'à 800 watts.



Gril quartz

Idéal pour brunir et griller les aliments après la cuisson.



Pop-corn

Préparation rapide et facile de pop-corn frais.



Programmes automatiques


Décongélation et cuisson faciles des aliments.



Plateau tournant

Le plateau tournant offre beaucoup de place pour les réservoirs de différentes tailles.

Micro-ondes posables






M 6012 SC	
Modèle et design	
SideControl	•
Avantages gustatifs	
Maintien au chaud	•
Gril quartz	•
Modes de cuisson	
Micro-ondes	•
Gril	•
Mode combiné Micro-ondes/Gril	•
Programmes automatiques	•
Confort d'utilisation	
Écran	EasyControl
Fonctions de Minuterie	•
Touche Quick Start du micro-ondes	•
Fonction Mémoire	•
Réglages personnalisés	•
Confort d'entretien	
Enceinte de cuisson inox	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Interrupteur de sécurité	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en L	26
Éclairage de l'enceinte	1 spot LED
Diamètre du plateau tournant en cm	32,5
Hauteur de l'enceinte en cm	20,7
Puissance micro-ondes à commande électronique	•
Niveaux de puissances du four micro-ondes en W	80/150/300/450/600/750/900
Puissance du gril en W	800
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	520 x 305 x 422
Puissance totale de raccordement en kW	2,3
Tension en V	220-240
Nombre de phases	1
Accessoires fournis	
Grille	1
Plat Gourmet	1
Prix de vente conseillé	€ 699,- (IN)

Fours micro-ondes encastrables




	M 2224 SC	M 2230 SC	M 2234 SC
Modèle et design			
TopControl	—	—	—
SideControl	•	•	•
Avantages gustatifs			
Maintien au chaud	•	•	•
Gril quartz 1500 W	•	—	•
Modes de cuisson			
Micro-ondes	•	•	•
Gril	•	—	•
Mode combiné Micro-ondes/Gril	•	—	•
Programmes automatiques	•	•	•
Confort d'utilisation			
Écran	EasySensor	EasySensor	EasySensor
SoftOpen	—	—	—
SoftClose	—	—	—
Fonction Popcorn	—	—	—
Fonctions de Minuterie	•	•	•
Touche Quick Start du micro-ondes	•	•	•
Réglages personnalisés	•	•	•
Confort d'entretien			
Inox/CleanSteel Inox antitrace	—	—	—
Enceinte de cuisson inox	•	•	•
Sécurité			
Système de refroidissement avec façade froide	•	—	•
Verrouillage de la mise en marche	•	•	•
Interrupteur de sécurité	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Volume de l'enceinte de cuisson en L	17	17	17
Ouverture de porte	Gauche	Gauche	Gauche
Éclairage de l'enceinte	1 spot LED	1 spot LED	1 spot LED
Diamètre du plateau tournant en cm	27,2	27,2	27,2
Hauteur de l'enceinte en cm	20,2	20,2	20,2
Puissance micro-ondes à commande électronique	•	•	•
Niveaux de puissances du four micro-ondes en W	—	—	—
Puissance du gril en W	800	—	800
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	462 – 468 x 350 – 362 x 310	562 – 568 x 350 – 362 x 310	562 – 568 x 350 – 362 x 310
Puissance totale de raccordement en kW	1,25	1,25	1,25
Tension en V	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Nombre de phases	1	1	1
Accessoires fournis			
Grille	1	—	1
Plat Gourmet	1	—	1
Prix de vente conseillé	€ 1.049,— (NR)	€ 1.049,— (NR)	€ 1.149,— (NR)

Fours micro-ondes encastrables








	M 2240 SC	M 7140 TC	M 7240 TC
Modèle et design			
TopControl	—	•	•
SideControl	•	—	—
Avantages gustatifs			
Maintien au chaud	•	•	•
Gril quartz 1500 W	—	—	—
Modes de cuisson			
Micro-ondes	•	•	•
Gril	—	—	—
Mode combiné Micro-ondes/Gril	—	—	—
Programmes automatiques	•	•	•
Confort d'utilisation			
Écran	EasySensor	DirectSensor S	DirectSensor S
SoftOpen	—	•	•
SoftClose	—	•	•
Fonction Popcorn	—	•	•
Fonctions de Minuterie	•	•	•
Touche Quick Start du micro-ondes	•	•	•
Réglages personnalisés	•	•	•
Confort d'entretien			
Inox/CleanSteel Inox antitrace	—	•	•
Enceinte de cuisson inox	•	•	•
Sécurité			
Système de refroidissement avec façade froide	—	—	—
Verrouillage de la mise en marche	•	•	•
Interrupteur de sécurité	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Volume de l'enceinte de cuisson en L	26	46	46
Ouverture de porte	Gauche	inf.	inf.
Éclairage de l'enceinte	1 spot LED	1 spot LED	1 spot LED
Diamètre du plateau tournant en cm	32,5	40,6	40,6
Hauteur de l'enceinte en cm	20,7	23,2	23,2
Puissance micro-ondes à commande électronique	•	•	•
Niveaux de puissances du four micro-ondes en W	—	—	—
Puissance du gril en W	—	—	—
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	562 – 568 x 450 – 452 x 500	562 – 568 x 450 – 452 x 550	562 – 568 x 450 – 452 x 550
Puissance totale de raccordement en kW	1,4	1,6	1,6
Tension en V	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Nombre de phases	1	1	1
Accessoires fournis			
Grille	—	—	—
Plat Gourmet	—	—	—
Prix de vente conseillé	€ 1.149,— (NR)	€ 1.449,— (IN)	€ 1.449,— (IN)

Fours micro-ondes encastrables



M 7244 TC	
Modèle et design	
TopControl	•
SideControl	—
Avantages gustatifs	
Maintien au chaud	•
Gril quartz 1500 W	•
Modes de cuisson	
Micro-ondes	•
Gril	•
Mode combiné Micro-ondes/Gril	•
Programmes automatiques	•
Confort d'utilisation	
Écran	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
Fonction Popcorn	•
Fonctions de Minuterie	•
Touche Quick Start du micro-ondes	•
Réglages personnalisés	•
Confort d'entretien	
Inox/CleanSteel Inox antitrace	•
Enceinte de cuisson inox	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Interrupteur de sécurité	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en L	46
Ouverture de porte	inf.
Éclairage de l'enceinte	1 spot LED
Diamètre du plateau tournant en cm	40,6
Hauteur de l'enceinte en cm	23,2
Puissance micro-ondes à commande électronique	•
Niveaux de puissances du four micro-ondes en W	—
Puissance du gril en W	1500
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	562 – 568 x 450 – 452 x 550
Puissance totale de raccordement en kW	1,6
Tension en V	220 – 240
Nombre de phases	1
Accessoires fournis	
Grille	1
Plat Gourmet	1
Prix de vente conseillé	€ 1.549,— (IN) € 1.749,— (GR / NR)

Schéma d'encastrement



Micro-ondes



Tiroirs chauffants Gourmet



Tiroirs
chauffants





Parfaitement adaptés à vos exigences

Grande diversité de tiroirs chauffants Gourmet Miele

Nos tiroirs chauffants Gourmet Miele sont disponibles en trois formats différents pour différentes situations de montage et dimensions : Ils assurent un aspect homogène dans votre cuisine.



Le classique – 14 cm de haut, 60 cm de large

Grâce à sa hauteur de 14 cm, le tiroir chauffant Gourmet Miele peut parfaitement être associé à un appareil compact de 45 cm de haut, comme une machine à café Miele, un four vapeur, un four vapeur combiné ou un four combiné micro-ondes : pour exploiter pleinement votre niche de 60 cm de haut.



L'extra-large – 29 cm de haut, 60 cm de large

Notre tiroir chauffant Gourmet Miele de 29 cm de haut offre un volume considérable. En association avec un four traditionnel classique de 60 cm de haut ou un four vapeur combiné de 60 cm de haut, vous bénéficiez de la meilleure combinaison pour une niche de 88 cm de haut.



La solution combinée pour niches de 90 cm – 32 cm de haut, 60 cm de large

En installant deux appareils d'une hauteur respective de 45 cm l'un au-dessus de l'autre et en positionnant un appareil d'une hauteur de 60 cm à côté, vous obtenez une niche idéale pour accueillir ce tiroir chauffant Gourmet ESW 7030 en dessous de l'appareil de 60 cm de hauteur. Sa façade d'environ 32 cm est plus haute que celle des autres tiroirs chauffants Gourmet Miele. Il réduit l'espace visible par rapport à l'appareil situé au-dessus et harmonise celui situé entre les deux appareils de 45 cm.

Pour cette installation, la plaque de fond ENB 1060 assure un écart parfait entre les deux appareils de 45 cm.

L'ESW 7030 est également idéal en combinaison avec la cave à vin Miele KWT 6422 iG lorsqu'un appareil encastré de 60 cm de haut est installé juste à côté.



Quelles caractéristiques recherchez-vous ?

Les points forts* des tiroirs chauffants Gourmet Miele

Exclusivité Miele

Cuisson à basse température

Une viande de qualité mérite une cuisson à basse température : Ce procédé professionnel permet de cuire délicatement la viande à basse température et de préserver au maximum les arômes et les nutriments. Vos pièces de viande sont tendres, juteuses et savoureuses, et elles peuvent être coupées immédiatement après la cuisson. Plus besoin de temps de repos puisque le jus de la viande est réparti de manière homogène.



Quatre modes de cuisson

4 en 1 : réchauffer des tasses ou des assiettes, maintenir des plats au chaud ou cuire à basse température.



Commande SensorTouch

Élégance et facilité d'entretien : grâce à l'utilisation pratique d'un écran tactile à fleur de plan doté d'une technologie de pointe.



Push2open

Ouverture rapide : Une légère pression sur le tiroir suffit.



Fonction Minuterie

Flexibilité : Le tiroir s'éteint automatiquement à l'issue du temps programmé.



Diversité d'applications

Grâce au tiroir chauffant Gourmet Miele, vous pouvez aussi déshydrater des aliments, faire sécher des herbes, lever des pâtes, fondre du chocolat et bien d'autres choses encore.

Que signifient les pictogrammes ?

Aperçu de tous les pictogrammes des tiroirs chauffants Gourmet Miele



Commande

Sélection directe des modes de cuisson, températures et durées via les touches sensibles



Hauteur de l'appareil

Capacité : 6 couverts



Capacité : 12 couverts



Cuisson à basse température

Cette méthode à basse température transforme automatiquement les plats de viande en véritables spécialités.



Push2open

Une légère pression sur le tiroir active la fonction d'ouverture automatique.



Minuteur

Minuteur de quatre heures qui s'éteint automatiquement une fois la durée sélectionnée écoulée.



Miele@home

Vous pouvez mettre en réseau vos appareils électroménagers grâce à Miele@home – pour plus de possibilités.

* Offre numérique distincte de Miele & Cie. KG. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et les régions. Acceptation des conditions générales de vente et de la politique de confidentialité pour les produits et services numériques de Miele dans l'App Miele requise. Miele se réserve le droit de modifier ou d'arrêter les offres numériques à tout moment.


Tiroirs chauffants Gourmet




	ESW 7010	ESW 7020	ESW 7030
Modes de cuisson			
Chauffer des tasses	•	•	•
Chauffer des assiettes	•	•	•
Maintenir les plats au chaud	•	•	•
Cuisson à basse température	•	•	•
Confort d'utilisation			
Miele@home	•	•	•
Mécanisme Push2open	•	•	•
Tiroir entièrement télescopique pour faciliter le chargement et le déchargement	•	•	•
Bandeau de commande avec touches sensibles	•	•	•
Fonction Timer	•	•	•
Programmation arrêt	•	•	•
Confort d'entretien			
Inox/CleanSteel Inox antitrace	—	—	—
Bandeau de commande à fleur de plan	•	•	•
Sécurité			
Façade tempérée	•	•	•
Tapis antidérapant	•	•	•
Sécurité Oubli	•	•	•
Tiroir à accessoires			
Capacité	Couverts pour 6 personnes	Couverts pour 12 personnes	Couverts pour 12 personnes
Caractéristiques techniques			
Température en °C	40 – 85	40 – 85	40 – 85
Hauteur intérieure utile en mm	80	230	230
Puissance totale de raccordement en kW	0,70	0,70	0,70
Tension en V	230	230	230
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0	2,0	2,0
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570	595 x 317 x 570
Accessoires fournis			
Tapis antidérapant	1	1	1
Grille pour surélever la surface d'appui	—	1	1
Prix de vente conseillé	€ 1.379,— (GR / NR / PB) € 1.429,— (NR MAT)	€ 1.479,— (NR / PB)	€ 1.579,— (NR / PB)

Schema d'encastrement


ESW 7010



ESW 7020



ESW 7030





Tiroirs

Tiroirs de mise sous vide



Tiroirs de
mise
sous vide



Préservation de la saveur


Tiroir de mise sous vide Miele polyvalent

Le tiroir de mise sous vide Miele vous offre une grande diversité d'utilisation : La mise sous vide préserve la qualité de vos aliments, permet de les conserver plus longtemps et les prépare pour la cuisson sous vide. Rien de plus simple et propre grâce au conditionnement sous film, à l'aspiration de l'air et à la fermeture hermétique pour terminer. Vous pouvez, par exemple, mettre des restes sous vide et les congeler en toute simplicité – les nutriments, le goût et les vitamines sont préservés bien plus longtemps qu'avec une congélation traditionnelle. La mise sous vide protège également les aliments des brûlures de congélation. En outre, vous gagnez beaucoup de place dans votre congélateur. Même les liquides, comme les soupes, peuvent être mis sous vide sans difficulté. Diviser en portions, stocker et préparer pour une cuisson savoureuse : tout cela avec un seul et même appareil.



Pour un goût plus intense

La cuisson sous vide vous permet de préparer vos plats dans un sachet de mise sous vide à des basses températures constantes dans un four vapeur. Cette méthode est particulièrement recommandée pour la préparation de viande, de poisson, de légumes et de fruits, car les arômes développent toute leur intensité lors de ce procédé. Les épices et les marinades s'allient de manière optimale aux aliments et confèrent un goût savoureux.



Un assistant efficace au quotidien

Les aliments sont plus savoureux lorsqu'ils sont frais. Mais qui est en mesure d'acheter chaque jour des ingrédients frais pour cuisiner ? Et que fait-on des restes ? Avec le tiroir de mise sous vide Miele, vous conservez les aliments beaucoup plus longtemps. En éliminant l'air et donc l'oxygène, la fraîcheur est conservée beaucoup plus longtemps qu'avec un stockage conventionnel dans le compartiment de congélation ou dans le réfrigérateur, qu'il s'agisse de viande, de légumes ou de fruits.

Si vous aimez préparer des quantités plus importantes pour les réchauffer plus tard, même quelques jours après, le tiroir de mise sous vide vous garantit la même expérience gustative qu'au premier jour de préparation. Par exemple, cuisinez le week-end dans le calme et avec plaisir, puis mettez sous vide chaque portion et conservez-les au réfrigérateur. Ainsi, vous pourrez spontanément savourer un délicieux plat en semaine après une longue journée de travail.



Tiroirs



Quelles caractéristiques recherchez-vous ?

Les points forts du tiroir de mise sous vide Miele

Mise sous vide

L'extraction de l'air et de l'oxygène prépare idéalement vos aliments à la cuisson sous vide au four vapeur. En outre, vous pouvez diviser en portions, stocker, mariner ou refermer à la perfection vos sachets de mise sous vide contenant du poisson, de la viande et des légumes. Autre avantage : Pour obtenir une conservation maximale, mettez vos aliments sous vide avant de les congeler – vitamines et goût restent parfaitement préservés et les aliments ne subissent aucune brûlure de congélation. De plus, vous gagnez de la place dans le congélateur.



Commande SensorTouch

Élégance et facilité d'entretien : grâce à l'utilisation pratique d'un écran tactile à fleur de plan doté d'une technologie de pointe.



Trois niveaux de mise sous vide

Réglage individuel : Vous avez le choix entre trois niveaux pour la mise sous vide, adaptés à tous les aliments.



Push2open

Ouverture rapide : Une légère pression sur le tiroir suffit.



Sachets de mise sous vide alimentaires

Bien conditionnés : Les sachets de mise sous vide Miele sont résistants à la chaleur, étanches et neutres en goût.



Boîtes sous vide réutilisables

Solution durable : Contrairement aux sachets, les boîtes de mise sous vide sont réutilisables à volonté.

Que signifient les pictogrammes ?

Aperçu de tous les pictogrammes des tiroirs de mise sous vide Miele



Commande

Sélection directe des modes de cuisson, températures et durées via les touches sensibles.



Hauteur de l'appareil

Il est possible d'utiliser des réservoirs et des sacs d'une dimension maximale de 250 x 350 mm et d'une hauteur de 80 mm.



Mise sous vide

Évacue l'air présent dans le sachet de mise sous vide.



Push2open

Une légère pression sur le tiroir active la fonction d'ouverture automatique.



Tiroirs entièrement télescopiques


Le tiroir s'ouvre entièrement pour faciliter le chargement et le déchargement.



Support pour sachet


Facilite la manipulation des petits sachets de mise sous vide.

Tiroirs de mise sous vide



EVS 7010	
Avantages gustatifs	
Marinade des aliments	•
Avantages gustatifs	
Durée de conservation plus longue des aliments	•
Préparation à la cuisson sous vide	•
Diversités d'utilisation	
Mise sous vide des aliments	•
Mise sous vide des liquides	•
Mise sous vide du récipient	•
Faire mariner des aliments	•
Portionner des aliments	•
Refermer l'emballage d'origine	•
Fermeture des bocaux	•
Confort d'utilisation	
Mécanisme Push2open	•
Tiroir entièrement télescopique pour faciliter le chargement et le déchargement	•
Bandeau de commande avec touches sensibles	•
Durée de soudage en niveaux	1 - 3
Fonction Stop	•
Niveau de mise sous vide par niveaux	1 – 3
Témoin d'affichage LED du niveau de mise sous vide	•
Niveau de mise sous vide pour récipients externes par niveaux	1 – 3
Affichage LED puissance de mise sous vide en niveaux pour récipients externes	•
Témoin d'affichage LED de la durée de soudage	•
Confort d'entretien	
Bandeau de commande à fleur de plan	•
Indication de déshumidification de la pompe à vide	•
Barre de soudure interchangeable	•
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Caractéristiques techniques	
Hauteur intérieure utile en mm	80
Puissance totale de raccordement en kW	0,32
Tension en V	230
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,8
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	595 x 141 x 570
Confort d'utilisation	
Volume chambre à vide en L	8,0
Taille maximale du sachet en mm	350
Technique de mise sous vide	
Puissance d'aspiration de pompe en m³/h	4
Accessoires fournis	
Adaptateur pour mettre le récipient sous vide	1
Support pour sachet	1
Nombre de sachets de mise sous vide 180 x 280 mm	50
Nombre de sachets de mise sous vide 240 x 350 mm	50
Prix de vente conseillé	€ 3.099,- (NR / PB) € 3.149,- (NR MAT)

Schéma d'encastrement







Tables
de cuisson

Tables de cuisson



Bienvenue dans une nouvelle ère de cuisine intelligente

Tables de cuisson à induction KM 8000 et batterie de cuisine M Sense.

Rien ne brûle. Rien ne déborde.¹⁾

Découvrez une toute nouvelle façon de cuisiner. Nos dernières tables de cuisson à induction KM 8000 et la batterie de cuisine M Sense fonctionnent parfaitement ensemble, rendant votre expérience culinaire plus facile, plus précise et plus agréable que jamais. Grâce à l'assistance intelligente intégrable, vous pouvez vous concentrer pleinement sur ce qui compte le plus : le rythme, la créativité et la satisfaction de servir le plat parfait pour chaque occasion.





La précision qui vous convient

La symbiose intelligente entre la table de cuisson et la batterie de cuisine.



**Réglages de puissance automatiques**

En fonction du programme de cuisson sélectionné, M Sense ajuste automatiquement la puissance nécessaire. Il n'est pas nécessaire de sélectionner un niveau de puissance.

**DirectTouch**

Il suffit de sélectionner le programme de cuisson souhaité directement sur la batterie de cuisine. Tout le reste est pris en charge par le module électronique lui-même.

**Pas de réajustement nécessaire**

Jusqu'à trois sondes mesurent la température directement dans la batterie de cuisine toutes les secondes. Cela permet à M Sense de maintenir une température constante pendant la cuisson.

**Économies d'énergie**

Cuisiner avec le couvercle fermé permet d'économiser jusqu'à 30 % d'énergie. Idéal pour la cuisson des pâtes*.

* Comparaison d'un processus d'ébullition de 25 minutes de deux litres d'eau avec et sans couvercle.

Pour des préférences de cuisson personnalisées

Modèles de tables de cuisson Miele




Induction

Avec la cuisson à induction, la chaleur est générée directement au fond de la casserole. La taille de la casserole est détectée automatiquement. Cela signifie qu'il n'y a pratiquement pas de perte d'énergie. Les zones situées à côté des zones de cuisson à induction restent relativement froides et permettent ainsi de cuisiner en toute sécurité.

Cette caractéristique permet en outre de nettoyer très facilement la plaque vitrocéramique. La surface lisse permet d'éliminer rapidement et simplement les projections et autres salissures.

L'induction est très polyvalente : Avec des caractéristiques d'équipement supplémentaires, Miele offre encore plus confort.



Électrique

Le choix traditionnel. La mise à température de la zone de cuisson est assurée par des résistances placées sous la vitrocéramique. Cette opération est visible à la lumière rouge de la zone de cuisson.



Convient à toutes les cuisines

La large gamme de tables de cuisson de Miele

Que vous souhaitiez un appareil compact ou un appareil spacieux offrant jusqu'à six zones de cuisson, découvrez les différentes tailles de nos tables de cuisson.



Le modèle classique

Appareils peu encombrants de 60 cm de largeur pouvant accueillir jusqu'à quatre récipients de cuisson



Pour plus de confort

Appareils de 80 cm de largeur pour quatre à six récipients de cuisson



Espace maximum

Appareils de 90 cm de largeur pour cinq à six récipients de cuisson



Le bon cadre pour votre passion de la cuisine

Modèles de cadres de tables de cuisson Miele

Design épuré sans cadre, avec contour inox ou protégé par d'élégantes barres latérales : Nos variantes satisfont tous les goûts.



Installation à fleur de plan

Les tables de cuisson sans cadre peuvent être intégrées à fleur de plan.



Vitrocéramique sans cadre

Un design élégant en verre (selon le modèle) monté en surface sur le plan de travail.



Bien entourées

Les plaques en vitrocéramique avec cadre inox sont protégées de tous les côtés par un encadrement de grande qualité.



Élégant et sûr

Les barres latérales élégantes protègent votre table de cuisson en vitrocéramique et séduisent par leur forme élancée.

MattFinish, un design élégant

Surface robuste en noir mat élégant

Nos tables de cuisson en vitrocéramique en noir mat moderne sont impressionnantes et offrent de nombreux avantages pour enrichir votre quotidien de cuisinier.




Design Premium

Avec son design esthétique, l'élégante surface en verre vitrocéramique MattFinish s'intègre avec style dans les cuisines contemporaines. La surface réfléchit beaucoup moins la lumière que le verre vitrocéramique conventionnel, ce qui lui confère un aspect particulièrement doux et moelleux.



Haute résistance aux rayures

La surface spécialement développée est extrêmement robuste et très résistante. Il en résulte une réduction significative des rayures par rapport au verre vitrocéramique conventionnel.



Nettoyage simple et sans effort

Notre vitrocéramique MattFinish est beaucoup plus facile et rapide à nettoyer que la vitrocéramique conventionnelle — ce qui vous permet de gagner du temps et de l'énergie.



Réduit les empreintes digitales

Grâce à la surface matte, votre table de cuisson reste pratiquement exempte de traces de doigts, quelle que soit la fréquence à laquelle vous la touchez. Tout en un, vous bénéficiez d'une surface de cuisson impeccable à toute heure.

Commande intuitive pour simplifier la cuisine

Les régulateurs intuitifs des tables de cuisson à induction Miele

Nos régulateurs suivent une philosophie stricte : Ils sont conçus pour faire de la cuisine un plaisir.



Écran tactile

Les tables de cuisson dotées d'un écran tactile se distinguent par leur esthétisme et leurs fonctionnalités. L'écran tactile multicolore de sept pouces favorise une compréhension aisée des instructions en texte clair, notamment pour les programmes spéciaux d'assistance. Et la fonction PowerFlex Plus permet de positionner les plats à rôtir de manière transversale sur la zone de cuisson inférieure et de les commander confortablement. L'écran multilingue rend l'utilisation possible dans de nombreuses langues.



MultiSlide

La préparation des aliments est encore plus facile grâce à notre commande intuitive MultiSlide. Avec MultiSlide, vous pouvez voir en un coup d'œil tous les niveaux de puissance et les kits Anesthésie de chaque batterie ou cuisine. Chaque batterie de cuisine est réglée par son propre curseur, ce qui permet d'ajuster les réglages de manière rapide, précise et pratique. Vous avez le choix entre des tables de cuisson à écran jaune ou blanc, selon votre style.



SingleSlide

Notre régulateur SingleSlide vous offre un point de contact central lors de la cuisson ou de la friture. Le curseur central permet de contrôler avec précision tous les niveaux de puissance et toutes les zones de cuisson. De plus, toutes les minuteries et tous les niveaux de puissance sont affichés séparément pour chaque batterie de cuisine et chaque casserole. Vous avez ainsi toujours une vue d'ensemble parfaite, même lorsque vous préparez des plats élaborés qui nécessitent beaucoup de batterie de cuisine.



ComfortSelect

Vous contrôlez toutes les zones de cuisson et tous les niveaux de puissance via la rangée de chiffres centrale. Les fonctions supplémentaires sont également faciles à utiliser car elles sont disposées directement au-dessus de la rangée de chiffres. Vous pouvez également programmer des minuteries en toute simplicité.

Impossible d'être plus flexible

Utilisation personnalisée de la surface de cuisson : Positionnez vos récipients de cuisson à votre convenance.

Full Flex

Goûtez la liberté : Vous pouvez utiliser toute la surface de cuisson — sans zones de cuisson prédéfinies, et donc avec une flexibilité maximale. Vous pouvez placer jusqu'à six casseroles, poêles et plats à rôtir adaptés à l'induction où vous le voulez. Nos tables de cuisson à induction FullFlex existent en différentes largeurs d'appareils.



**Exclusivité
Miele**

Détection intelligente de récipient

Table de cuisson flexible, utilisation flexible : Avec la détection intelligente de récipient, les éléments de commande apparaissent toujours au bon endroit — où que vous placiez la batterie de cuisine. Bien entendu, sans nuire à son élégance, car la commande n'est visible qu'en présence d'une casserole ou d'une poêle. La ligne de commande est toujours clairement affectée et suit le récipient même en cas de déplacement. Toutes nos tables de cuisson Full Flex sont équipées d'une détection intelligente de récipient.



DiamondFinish

Le revêtement vitrocéramique spécial est deux fois plus résistant que les vitrocéramiques habituels. Les rayures, souvent produites par le déplacement du récipient de cuisson, sont ainsi nettement réduites. Grâce à nos surfaces résistantes aux rayures, il y a beaucoup moins de rayures dues au sable. L'avantage : Votre table de cuisson résiste aux charges quotidiennes sans flancher et reste plus longtemps comme neuve. Pour cuisiner avec plaisir durablement. De plus, la surface DiamondFinish produit un brillant haut de gamme qui confère aux tables de cuisson un aspect élégant — pour un design de cuisine esthétique et de haute qualité.



Ligne d'éclairage

Notre ligne d'éclairage ajoute un nouveau niveau d'élégance à votre table de cuisson. Lorsqu'elle est allumée, la ligne lumineuse est un élément de design impressionnant qui, associé à une animation de bienvenue élégante, vous incite immédiatement à vous détendre et à préparer vos plats. Lorsqu'elle est éteinte, le design minimaliste de la table de cuisson lui permet de s'intégrer parfaitement à votre cuisine.



Mode professionnel

Grâce au mode professionnel, vous pouvez diviser votre table de cuisson en trois zones avec des niveaux de puissance différents selon vos besoins. Utilisez un niveau de puissance élevé pour cuire dans la casserole placée devant tout en gardant les plats d'accompagnement au chaud à un niveau de puissance plus faible à l'arrière. Déplacez la poêle ou la casserole, et le niveau de puissance s'ajustera automatiquement. Ainsi, tout le monde peut devenir un professionnel de la cuisine en un rien de temps.

* Brevet : EP2988573



Quelles caractéristiques recherchez-vous ?

Les points forts¹⁾ des tables de cuisson à induction Miele


Compatible M Sense

La cuisson combinée avec nos batteries de cuisine M Sense et les tables de cuisson compatibles M Sense n'a jamais été aussi facile.



Full Flex

Utilisation personnalisée de la surface de cuisson : Positionnez vos récipients de cuisson à votre convenance.



Ligne d'éclairage

La ligne d'éclairage donne à votre table de cuisson un aspect élégant et s'intègre parfaitement lorsqu'elle est éteinte.



MattFinish

La surface mate réduit les rayures et les traces de doigts pour un aspect propre et élégant.



DiamondFinish

Le revêtement DiamondFinish de haute qualité est particulièrement résistant et il réduit les rayures.



Con@ctivity

La hotte réagit automatiquement aux réglages que vous effectuez sur la table de cuisson.

Con@ctivity



Quelles caractéristiques recherchez-vous ?

Les points forts¹⁾ des tables de cuisson électriques Miele

Con@ctivity


Concentrez-vous pleinement sur la cuisson : Avec Con@ctivity, votre hotte fait automatiquement ce qu'il faut. Dès que la table de cuisson est allumée ou éteinte, la hotte réagit automatiquement. La puissance d'aspiration est automatiquement adaptée en fonction de la table de cuisson, assurant ainsi un climat ambiant idéal. Les appareils communiquent entre eux par Wi-Fi. Avec Con@ctivity, intégrez la hotte et la table de cuisson dans Miele@home.



Exclusivité Miele

ExtraSpeed²⁾

Un gain de temps supplémentaire : Cette prouesse technique exclusive Miele vous fait gagner du temps.




Zone de rôissage

Très pratique : Pour un plat à rôtir, des circuits de chauffe supplémentaires sont aisément activables.




Zone de cuisson à circuits multiples

À la hauteur de vos attentes : Activez simplement les circuits de chauffe, selon la taille dont vous avez besoin.



SmartSelect

Rapide et intuitif : Les niveaux de puissance et temps de cuisson sont réglables directement pour chaque zone de cuisson.



Maintien au chaud

Prêt à servir : La température au fond de la casserole est régulée pour maintenir au chaud sans que rien n'attache.

Que signifient les pictogrammes ?

Aperçu de tous les pictogrammes des tables de cuisson électriques Miele



Commande

Les niveaux de puissance peuvent être sélectionnés très rapidement et intuitivement. Rangée de chiffres rétroéclairée jaune.



Toutes les zones de cuisson et tous les niveaux de puissance sont particulièrement faciles à régler à l'aide d'une rangée de chiffres.



Toutes les zones de cuisson et tous les niveaux de puissance sont contrôlés à l'aide d'une rangée de chiffres centrale.



Activation rapide et simple de chaque zone de cuisson au moyen d'un sélecteur rotatif individuel.



Con@ctivity

Fonction automatique avec Wi-Fi pour un climat idéal dans la pièce et un excellent confort d'utilisation.



Flexibilité

Des circuits de chauffage supplémentaires permettent d'utiliser un plat à rôtir.



Maintien au chaud

Conserve les aliments au chaud à la température de service quelle que soit la quantité.



ExtraSpeed

Des résistances électriques pour des temps de montée en température courts.

Que signifient les pictogrammes ?

Aperçu de tous les pictogrammes des tables de cuisson à induction Miele



Touch Display

Commande

Écran tactile multicolore sept pouces pour une utilisation intuitive



SmartSelect White

Les niveaux de puissance peuvent être sélectionnés très rapidement et intuitivement. Écrans blancs à fort contraste.



SmartSelect

Les niveaux de puissance peuvent être sélectionnés très rapidement et intuitivement. Rangée de chiffres rétroéclairée jaune.



ComfortSelect

Toutes les zones de cuisson et tous les niveaux de puissance sont particulièrement faciles à régler.



Knebel

Sélection rapide et unique de chaque zone de cuisson au moyen d'un sélecteur rotatif individuel.

Con@ctivity

Indique si la table de cuisson dispose de la fonction Con@ctivity.



Con@ctivity 3.0

Flexibilité

Utilisation flexible de toute la surface de cuisson sans zones de cuisson prédéfinies.



Vollfläche



PowerFlex

Zone extra large pour deux casseroles ou batteries de cuisine, un grand plat à rôtir ou une grande casseroles de pâtes.



FlexZone

Grande zone de cuisson permettant de placer des batteries de cuisine l'une derrière l'autre, voire un plat à rôtir.

TwinBooster

Deux niveaux de puissance pour des temps de montée en température extrêmement courts.



TwinBooster

TempControl

Garantit des résultats de cuisson toujours parfaits pour les fritures et les sautés.



TempControl

MattFinish

Design unique : surface robuste – noir mat élégant.



MattFinish

DiamondFinish

Robuste et élégant : moins de rayures grâce au revêtement DiamondFinish de haute qualité et très résistant.



DiamondFinish

Combinaison possible avec SmartLine

Les éléments SmartLine offrent différentes méthodes de cuisson et peuvent être combinés entre eux.



SmartLine




SilentMove

Glissement silencieux des batteries de cuisine grâce à la surface particulièrement lisse de la vitrocéramique.





SilentMove

Tables de cuisson vitrocéramiques




	KM 6520 FL	KM 6520 FR	KM 6521 FR
Design			
Surface vitrocéramique	•	•	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir	Noir	—
Cadre inox	—	•	•
Encastrement à fleur de plan	•	—	—
Encastrement avec cadre	—	•	•
Équipement zones cuisson			
Nombre de zones de cuisson	4	4	4
1e zone/zone de cuisson			
Position	Avant gauche	Avant gauche	Avant gauche
Type	Zone de cuisson circ. simple	Zone de cuisson circ. simple	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 180	Ø 180	Ø 120 / Ø 210
Puissance max. en W	1800	1800	1200/2200
2e zone/zone de cuisson			
Position	Arrière gauche	Arrière gauche	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson circ. simple	Zone de cuisson circ. simple	Zone de cuisson circ. simple
Taille en mm	Ø 160	Ø 160	Ø 145
Puissance max. en W	1500	1500	1200
3e zone/zone de cuisson			
Position	Arrière droit	Arrière droit	Arrière droit
Type	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario	Zone pour cuire/rôtir
Taille en mm	Ø 120 / Ø 210	Ø 120 / Ø 210	Ø 170 / 170 x 265
Puissance max. en W	750/2200	750/2200	1500/2400
4e zone/zone de cuisson			
Position	Avant droite	Avant droite	Avant droite
Type	Zone de cuisson circ. simple	Zone de cuisson circ. simple	Zone de cuisson circ. simple
Taille en mm	Ø 145	Ø 145	Ø 160
Puissance max. en W	1200	1200	1500
Confort d'utilisation			
Miele@home	—	—	—
Con@ctivity 3.0	—	—	—
Commande par touches sensibles	EasySelect	EasySelect	EasySelect
Couleur d'affichage	Jaune	Jaune	—
Fonction Stop & Go	•	•	—
Fonction Minuterie	•	•	—
Arrêt automatique	—	•	—
Début de cuisson automatique	•	•	—
Caractéristiques techniques			
Dimensions (l x h x p) en mm	592 x 46 x 492	574 x 43 x 504	614 x 43 x 514
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm	560 mm x 490 mm	560 mm x 490 mm	600 mm x 500 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	570/596 x 470/496	—	—
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	43	43	—
Puissance totale de raccordement en kW	6,70	6,70	7,30
Accessoires fournis			
Racloir	•	•	—
Câble d'alimentation	•	•	—
Prix de vente conseillé	€ 949,— (NR)	€ 949,— (IN)	€ 1.049,— (IN)

Tables de cuisson vitrocéramiques




	KM 6522 FR	KM 6527 FR
Design		
Surface vitrocéramique	•	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir	Noir
Cadre inox	•	•
Sérigraphie	—	—
Encastrément à fleur de plan	—	—
Encastrément avec cadre	•	•
Équipement zones cuisson		
Nombre de zones de cuisson	4 dont 1 zone Vario	3 dont 1 zone Vario
1e zone/zone de cuisson		
Position	Avant gauche	—
Type	Zone de cuisson vario	—
Taille en mm	Ø 120 / Ø 210	—
Puissance max. en W	750/2200	—
2e zone/zone de cuisson		
Position	Arrière gauche	arrière droite
Type	Zone de cuisson circ. simple	Anneau à circuit unique
Taille en mm	Ø 145	Ø 180
Puissance max. en W	1200	1800
3e zone/zone de cuisson		
Position	Arrière droit	avant droite
Type	Zone pour cuire/rôtir	Anneau à circuit unique
Taille en mm	Ø 170 / 170 x 265	Ø 160
Puissance max. en W	1500/2400	1500
4e zone/zone de cuisson		
Position	Avant droite	—
Type	Zone de cuisson circ. simple	—
Taille en mm	Ø 180	—
Puissance max. en W	1800	—
Puissance max. en W	—	—
Confort d'utilisation		
Miele@home	—	—
Con@ctivity 3.0	—	—
Commande par touches sensibles	EasySelect	EasySelect
Couleur d'affichage	—	Jaune
Fonction Stop & Go	•	•
Fonction Minuterie	•	•
Arrêt automatique	—	•
Début de cuisson automatique	—	•
Caractéristiques techniques		
Dimensions (l x h x p) en mm	764 x 43 x 504	574 x 48 x 504
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à plat en mm	750 mm x 490 mm	560 mm x 490 mm
Hauteur d'encastrément avec boîtier de raccordement (mm)	—	48
Puissance totale de raccordement en kW	7,60	6,40
Accessoires fournis		
Raclair	—	•
Câble d'alimentation	—	•
Prix de vente conseillé	€ 1.249,— (IN)	€ 949,— (IN)

Tables de cuisson à induction




	KM 7360 FL	KM 7360 FR
Design		
Surface vitrocéramique	•	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir	Noir
Cadre inox	—	•
Supports de casseroles en fer moulé (émail noir mat)	—	—
Encastrement à fleur de plan	•	—
Encastrement avec cadre	•	•
Combinable avec SmartLine	—	—
Équipement zones cuisson		
Nombre de zones de cuisson	3	3
Zones de cuisson PowerFlex		
Nombre	—	—
Type	—	—
Dimensions en mm	—	—
Puissance max. en W	—	—
Puissance TwinBooster max. W	—	—
1e zone/zone de cuisson		
Position	Gauche centre	Gauche centre
Type	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 140 – 280	Ø 140 – 280
Puissance max. en W	2300	2300
Puissance max. en W avec Booster	3000	3000
Puissance max. en W avec TwinBooster	—	—
2e zone/zone de cuisson		
Position	Arrière droit	Arrière droit
Type	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 110 – 220	Ø 110 – 220
Puissance max. en W	2300	2300
Puissance max. en W avec Booster	3000	3000
Puissance max. en W avec TwinBooster	—	—
3e zone/zone de cuisson		
Position	Avant droite	Avant droite
Type	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 90 – 160	Ø 90 – 160
Puissance max. en W	1350	1350
Puissance max. en W avec TwinBooster	—	—
Confort d'utilisation		
Miele@home	•	•
Con@ctivity 3.0	•	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect	ComfortSelect
Commande par bouton	—	—
Couleur d'affichage	Jaune	Jaune
Détection permanente de casserole	•	•
Fonction Stop & Go	•	•
Fonction de rappel (Recall)	•	•
Fonction Minuterie	•	•
Arrêt automatique	•	•
Début de cuisson automatique	•	•
Maintien au chaud	•	•
Possibilité de réglages individuels	•	•
Caractéristiques techniques		
Dimensions (l x h x p) en mm	620 x 53 x 520	626 x 55 x 526
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm	560 mm – 600 mm x 490 mm – 500 mm	560 mm – 600 mm x 490 mm – 500 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	600/624 x 500/524	—
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	53	48
Puissance totale de raccordement en kW	6,60	6,60
Prix de vente conseillé	€ 1.149,— (NR)	€ 1.149,— (IN)

Tables de cuisson à induction



	KM 7361 FL	KM 7361 FR	KM 7363 FL
Design			
Surface vitrocéramique	•	•	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir	Noir	Noir
Cadre inox	—	•	—
Encastrement à fleur de plan	•	—	•
Encastrement avec cadre	•	•	•
Équipement zones cuisson			
Nombre de zones de cuisson	4	4	4
Zones de cuisson PowerFlex			
Nombre	—	—	2
Type	—	—	Zone de cuisson Flex
Dimensions en mm	—	—	Ø 110 – 210
Puissance max. en W	—	—	2100
Puissance TwinBooster max. W	—	—	—
1e zone/zone de cuisson			
Position	Avant gauche	Avant gauche	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 110 – 220	Ø 110 – 220	Ø 90 – 160
Puissance max. en W	2300	2300	1350
Puissance max. en W avec Booster	3000	3000	1850
Puissance max. en W avec TwinBooster	—	—	—
2e zone/zone de cuisson			
Position	Arrière gauche	Arrière gauche	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 90 – 160	Ø 90 – 160	Ø 110 – 220
Puissance max. en W	1350	1350	2300
Puissance max. en W avec Booster	1850	1850	3000
Puissance max. en W avec TwinBooster	—	—	—
3e zone/zone de cuisson			
Position	Arrière droit	Arrière droit	droite
Type	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson Flex
Taille en mm	Ø 100 – 190	Ø 100 – 190	210 x 400
Puissance max. en W	1400	1400	3000
Puissance max. en W avec TwinBooster	—	—	—
4e zone/zone de cuisson			
Position	Avant droite	Avant droite	—
Type	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario	—
Taille en mm	Ø 100 – 190	Ø 100 – 190	—
Puissance max. en W	1400	1400	—
Puissance max. en W avec TwinBooster	—	—	—
Confort d'utilisation			
Miele@home	•	•	•
Con@ctivity 3.0	•	•	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect	ComfortSelect	ComfortSelect
Couleur d'affichage	Jaune	Jaune	Jaune
Détection permanente de casserole	•	•	•
Fonction Stop & Go	•	•	•
Fonction de rappel (Recall)	•	•	•
Fonction Minuterie	•	•	•
Arrêt automatique	•	•	•
Début de cuisson automatique	•	•	•
Maintien au chaud	•	•	•
Possibilité de réglages individuels	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Dimensions (l x h x p) en mm	620 x 53 x 520	626 x 55 x 526	620 x 53 x 520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à plat en mm	560 mm – 600 mm x 490 mm – 500 mm	560 mm – 600 mm x 490 mm – 500 mm	600 mm – 600 mm x 490 mm – 500 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à fleur de plan en mm	600/624 x 500/524	—	600/624 x 500/524
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	53	55	53
Puissance totale de raccordement en kW	7,30	7,30	7,30
Prix de vente conseillé	€ 1.149,— (NR)	€ 1.149,— (IN)	€ 1.249,— (NR)

Tables de cuisson à induction




	KM 7363 FR	KM 7373 FL	KM 7373 FR
Design			
Surface vitrocéramique	•	•	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir	Noir	Noir
Cadre inox	•	—	•
Encastrement à fleur de plan	—	•	—
Encastrement avec cadre	•	•	•
Équipement zones cuisson			
Nombre de zones de cuisson	4	4	4
Zones de cuisson PowerFlex			
Nombre	2	2	2
Type	Zone de cuisson Flex	Zone de cuisson Flex	Zone de cuisson Flex
Dimensions en mm	Ø 110 – 210	Ø 110 – 210	Ø 110 – 210
Puissance max. en W	2100	2100	2100
Puissance TwinBooster max. W	—	—	—
1e zone/zone de cuisson			
Position	Avant gauche	Avant gauche	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 90 – 160	Ø 110 – 220	Ø 110 – 220
Puissance max. en W	1350	2300	2300
Puissance max. en W avec Booster	1850	3000	3000
Puissance max. en W avec TwinBooster	—	—	—
2e zone/zone de cuisson			
Position	Arrière gauche	Arrière gauche	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 110 – 220	Ø 90 – 160	Ø 90 – 160
Puissance max. en W	2300	1350	1350
Puissance max. en W avec Booster	3000	1850	1850
Puissance max. en W avec TwinBooster	—	—	—
3e zone/zone de cuisson			
Position	droite	droite	droite
Type	Zone de cuisson Flex	Zone de cuisson Flex	Zone de cuisson Flex
Taille en mm	210 x 400	210 x 400	210 x 400
Puissance max. en W	3000	3000	3000
Puissance max. en W avec TwinBooster	—	—	—
Confort d'utilisation			
Miele@home	•	•	•
Con@ctivity 3.0	•	•	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect	ComfortSelect	ComfortSelect
Couleur d'affichage	Jaune	Jaune	Jaune
Détection permanente de casserole	•	•	•
Fonction Stop & Go	•	•	•
Fonction de rappel (Recall)	•	•	•
Fonction Minuterie	•	•	•
Arrêt automatique	•	•	•
Début de cuisson automatique	•	•	•
Maintien au chaud	•	•	•
Possibilité de réglages individuels	•	•	•
Confort d'entretien			
Supports de casserole lavables au lave-vaisselle	—	—	—
Sécurité			
Sécurité gaz thermocouple	—	—	—
Caractéristiques techniques			
Dimensions (l x h x p) en mm	626 x 55 x 526	800 x 53 x 520	806 x 55 x 526
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm	600 mm – 600 mm x 490 mm – 500 mm	750 mm – 780 mm x 490 mm – 500 mm	750 mm – 780 mm x 490 mm – 500 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	—	780/804 x 500/524	—
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	48	53	53
Puissance totale de raccordement en kW	7,30	7,30	7,30
Prix de vente conseillé	€ 1.249,— (IN)	€ 1.549,— (NR)	€ 1.549,— (IN)

Tables de cuisson à induction



KM 7999 FL	
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir graphite
Cadre inox	—
Encastrement à fleur de plan	•
Encastrement avec cadre	—
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	3
Nombre max. de récipients	5
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	—
Type	—
Dimensions en mm	—
Puissance max. en W	—
Puissance TwinBooster max. W	—
1e zone/zone de cuisson	
Position	Gauche
Type	Zone de cuisson TempControl
Taille en mm	230 x 380
Puissance max. en W	2800
Puissance max. en W avec Booster	3600
Puissance max. en W avec TwinBooster	—
2e zone/zone de cuisson	
Position	central
Type	Zone de cuisson TempControl
Taille en mm	370 x 290
Puissance max. en W	2800
Puissance max. en W avec Booster	3600
Puissance max. en W avec TwinBooster	—
3e zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Zone de cuisson TempControl
Taille en mm	230 x 380
Puissance max. en W	2800
Puissance max. en W avec TwinBooster	—
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Con@ctivity 3.0	•
Commande par touches sensibles	Écran tactile
Commande par écran tactile (Touch)	•
Couleur d'affichage	multicolore
Détection permanente de casserole	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	—
Maintien au chaud	—
Possibilité de réglages individuels	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x h x p) en mm	936 x 67 x 520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à plat en mm	916 mm x 500 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à fleur de plan en mm	916/940 x 500/524
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	61
Puissance totale de raccordement en kW	10,35
Prix de vente conseillé	€ 6.499,— (NR)

Tables de cuisson à induction - Nouvelle GEN8000




	KM 8462 FL	KM 8462 FR	KM 8463 FX
Design			
Couleur de la vitrocéramique	Noir	Noir	Noir
Cadre inox	—	•	—
Encastrement à fleur de plan	•	—	•
Encastrement avec cadre	•	•	—
Équipement zones cuisson			
Nombre de zones de cuisson	4	4	4
Zones de cuisson PowerFlex			
Nombre	2	2	2
Type	Zone de cuisson PowerFlex	Zone de cuisson PowerFlex	Zone de cuisson PowerFlex
Dimensions en mm	Ø 120 – 230	Ø 120 – 230	Ø 120 – 230
Puissance max. en W	2100	2100	2100
Puissance Booster max. en W	3650	3650	3650
1e zone/zone de cuisson			
Position	Avant gauche	Avant gauche	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 100 – 160	Ø 100 – 160	Ø 100 – 160
Puissance max. en W	1400	1400	1400
Puissance max. en W avec Booster	2200	2200	2200
2e zone/zone de cuisson			
Position	Arrière gauche	Arrière gauche	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 120 – 190	Ø 120 – 190	Ø 120 – 190
Puissance max. en W	1850	1850	1850
Puissance max. en W avec Booster	3000	3000	3000
3e zone/zone de cuisson			
Position	droite	droite	droite
Type	Ponts PowerFlex	Ponts PowerFlex	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230 x 390	230 x 390	230 x 390
Puissance max. en W	4200	4200	4200
Puissance max. en W avec Booster	7360	7360	7360
4e zone/zone de cuisson			
Position	—	—	—
Type	—	—	—
Taille en mm	—	—	—
Puissance max. en W	—	—	—
Puissance max. en W avec Booster	—	—	—
Confort d'utilisation			
Miele@home	•	•	•
Con@ctivity 3.0	•	•	•
M Sense Ready (compatible avec la batterie de cuisine M Sense)	—	—	—
Commande par touches sensibles	SingleSlide	SingleSlide	SingleSlide
Commande de la hotte via la table de cuisson	—	—	—
Couleur d'affichage	Jaune	Jaune	Jaune
Fonction Minuterie	•	•	•
Arrêt automatique	•	•	•
Maintien au chaud	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Dimensions (l x h x p) en mm	620 x 51 x 520	626 x 52 x 526	592 x 51 x 492
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm	560 mm – 600 mm x 490 mm – 500 mm	560 mm – 600 mm x 490 mm – 500 mm	570 mm – 570 mm x 470 mm – 470 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	600/624 x 500/524	—	570/596 x 470/496
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	51	45	51
Puissance totale de raccordement en kW	7,36	7,36	7,36
Prix de vente conseillé	€ 1.199,—	€ 1.199,—	€ 1.399,—

Tables de cuisson à induction - Nouvelle GEN8000




	KM 8565 FL	KM 8565 FR	KM 8565 FL MattFinish
Design			
Couleur de la vitrocéramique	Noir	Noir	Noir mat
Cadre inox	—	•	—
Encastrément à fleur de plan	•	—	•
Encastrément avec cadre	•	•	•
Équipement zones cuisson			
Nombre de zones de cuisson	4	4	4
Zones de cuisson PowerFlex			
Nombre	4	4	4
Type	Zone de cuisson PowerFlex	Zone de cuisson PowerFlex	Zone de cuisson PowerFlex
Dimensions en mm	Ø 120 – 230	Ø 120 – 230	Ø 120 – 230
Puissance max. en W	2100	2100	2100
Puissance Booster max. en W	3650	3650	3650
1e zone/zone de cuisson			
Position	Gauche	Gauche	Gauche
Type	Ponts PowerFlex	Ponts PowerFlex	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230 x 390	230 x 390	230 x 390
Puissance max. en W	4200	4200	4200
Puissance max. en W avec Booster	7360	7360	7360
2e zone/zone de cuisson			
Position	droite	droite	droite
Type	Ponts PowerFlex	Ponts PowerFlex	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230 x 390	230 x 390	230 x 390
Puissance max. en W	4200	4200	4200
Puissance max. en W avec Booster	7360	7360	7360
3e zone/zone de cuisson			
Position	—	—	—
Type	—	—	—
Taille en mm	—	—	—
Puissance max. en W	—	—	—
Puissance max. en W avec Booster	—	—	—
4e zone/zone de cuisson			
Position	—	—	—
Type	—	—	—
Taille en mm	—	—	—
Puissance max. en W	—	—	—
Puissance max. en W avec Booster	—	—	—
Confort d'utilisation			
Miele@home	•	•	•
Con@ctivity 3.0	•	•	•
M Sense Ready (compatible avec la batterie de cuisine M Sense)	•	•	•
Commande par touches sensibles	MultiSlide	MultiSlide	MultiSlide
Commande de la hotte via la table de cuisson	•	•	•
Couleur d'affichage	Jaune	Jaune	Jaune
Détection intelligente de récipient	•	•	•
Fonction Minuterie	•	•	•
Arrêt automatique	•	•	•
Maintien au chaud	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Dimensions (l x h x p) en mm	620 x 51 x 520	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à plat en mm	600 mm x 500 mm	600 mm x 500 mm	600 mm x 500 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à fleur de plan en mm	600/624 x 500/524	—	600/624 x 500/524
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	51	45	51
Puissance totale de raccordement en kW	7,36	7,36	7,36
Prix de vente conseillé	€ 1.799,—	€ 1.799,—	€ 1.999,— (MattFinish)

Tables de cuisson à induction - Nouvelle GEN8000



	KM 8483 FX	KM 8482 FL	KM 8482 FR
Design			
Couleur de la vitrocéramique	Noir	Noir	Noir
Cadre inox	—	—	•
Encastrément à fleur de plan	•	•	—
Encastrément avec cadre	—	•	•
Équipement zones cuisson			
Nombre de zones de cuisson	4	4	4
Zones de cuisson PowerFlex			
Nombre	2	2	2
Type	Zone de cuisson PowerFlex	Zone de cuisson PowerFlex XL	Zone de cuisson PowerFlex XL
Dimensions en mm	Ø 120 – 230	Ø 120 – 230	Ø 120 – 230
Puissance max. en W	2100	2100	2100
Puissance Booster max. en W	3650	3650	3650
1e zone/zone de cuisson			
Position	Avant gauche	Avant gauche	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 140 – 220	Ø 140 – 220	Ø 140 – 220
Puissance max. en W	2300	2300	2300
Puissance max. en W avec Booster	3650	3650	3650
2e zone/zone de cuisson			
Position	Arrière centre	Arrière centre	Arrière centre
Type	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 100 – 160	Ø 100 – 160	Ø 100 – 160
Puissance max. en W	1400	1400	1400
Puissance max. en W avec Booster	2200	2200	2200
3e zone/zone de cuisson			
Position	droite	droite	droite
Type	Ponts PowerFlex	—	—
Taille en mm	230 x 390	230 x 460	230 x 460
Puissance max. en W	4200	4200	4200
Puissance max. en W avec Booster	7360	7360	7360
4e zone/zone de cuisson			
Position	—	—	—
Type	—	—	—
Taille en mm	—	—	—
Puissance max. en W	—	—	—
Puissance max. en W avec Booster	—	—	—
Confort d'utilisation			
Miele@home	•	•	•
Con@ctivity 3.0	•	•	•
M Sense Ready (compatible avec la batterie de cuisine M Sense)	—	—	—
Commande par touches sensibles	SingleSlide	SingleSlide	SingleSlide
Commande de la hotte via la table de cuisson	—	—	—
Couleur d'affichage	Jaune	Jaune	Jaune
Fonction Minuterie	•	•	•
Arrêt automatique	•	•	•
Maintien au chaud	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Dimensions (l x h x p) en mm	752 x 51 x 492	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à plat en mm	730 mm – 730 mm x 470 mm – 470 mm	750 mm – 780 mm x 490 mm – 500 mm	750 mm – 780 mm x 490 mm – 500 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à fleur de plan en mm	730/756 x 470/496	780/804 x 500/524	—
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	51	51	45
Puissance totale de raccordement en kW	7,36	7,36	7,36
Prix de vente conseillé	€ 1.899,—	€ 1.799,—	€ 1.799,—

Tables de cuisson à induction - Nouvelle GEN8000



	KM 8484 FL	KM 8484 FR	KM 8585-2 FL
Design			
Couleur de la vitrocéramique	Noir	Noir	Noir
Cadre inox	—	•	—
Encastrément à fleur de plan	•	—	•
Encastrément avec cadre	•	•	•
Équipement zones cuisson			
Nombre de zones de cuisson	5	5	6
Zones de cuisson PowerFlex			
Nombre	2	2	6
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL	Zone de cuisson PowerFlex XL	Zone de cuisson PowerFlex
Dimensions en mm	Ø 120 – 230	Ø 120 – 230	Ø 120 – 230
Puissance max. en W	2100	2100	2100
Puissance Booster max. en W	3650	3650	3650
1e zone/zone de cuisson			
Position	Avant gauche	Avant gauche	Gauche
Type	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario	Ponts PowerFlex
Taille en mm	Ø 100 – 160	Ø 100 – 160	230 x 390
Puissance max. en W	1400	1400	4200
Puissance max. en W avec Booster	2200	2200	7360
2e zone/zone de cuisson			
Position	Arrière gauche	Arrière gauche	central
Type	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario	Ponts PowerFlex
Taille en mm	Ø 120 – 190	Ø 120 – 190	230 x 390
Puissance max. en W	1850	1850	4200
Puissance max. en W avec Booster	3000	3000	7360
3e zone/zone de cuisson			
Position	central	central	droite
Type	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario	Ponts PowerFlex
Taille en mm	Ø 140 – 220	Ø 140 – 220	230 x 390
Puissance max. en W	2300	2300	3400
Puissance max. en W avec Booster	3650	3650	3650
4e zone/zone de cuisson			
Position	droite	droite	—
Type	—	—	—
Taille en mm	230 x 460	230 x 460	—
Puissance max. en W	4200	4200	—
Puissance max. en W avec Booster	7360	7360	—
Confort d'utilisation			
Miele@home	•	•	•
Con@ctivity 3.0	•	•	•
M Sense Ready (compatible avec la batterie de cuisine M Sense)	—	—	•
Commande par touches sensibles	SingleSlide	SingleSlide	MultiSlide
Commande de la hotte via la table de cuisson	—	—	•
Couleur d'affichage	Jaune	Jaune	Jaune
Détection intelligente de récipient	—	—	•
Fonction Minuterie	•	•	•
Arrêt automatique	•	•	•
Maintien au chaud	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Dimensions (l x h x p) en mm	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à plat en mm	750 mm – 780 mm x 490 mm – 500 mm	750 mm – 780 mm x 490 mm – 500 mm	780 mm x 500 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à fleur de plan en mm	780/804 x 500/524	—	780/804 x 500/524
Hauteur d'encastrément avec boîtier de raccordement (mm)	51	45	51
Puissance totale de raccordement en kW	7,36	7,36	9,20
Prix de vente conseillé	€ 1.999,—	€ 1.999,—	€ 2.699,—

Tables de cuisson à induction - Nouvelle GEN8000




	KM 8585-2 FR	KM 8585-2 FL MattFinish	KM 8595-2 FL
Design			
Couleur de la vitrocéramique	Noir	Noir mat	Noir
Cadre inox	•	—	—
Encastrement à fleur de plan	—	•	•
Encastrement avec cadre	•	•	•
Équipement zones cuisson			
Nombre de zones de cuisson	6	6	6
Zones de cuisson PowerFlex			
Nombre	6	6	6
Type	Zone de cuisson PowerFlex	Zone de cuisson PowerFlex	Zone de cuisson PowerFlex
Dimensions en mm	Ø 120 – 230	Ø 120 – 230	Ø 120 – 230
Puissance max. en W	2100	2100	2100
Puissance Booster max. en W	3650	3650	3650
1e zone/zone de cuisson			
Position	Gauche	Gauche	Gauche
Type	Ponts PowerFlex	Ponts PowerFlex	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230 x 390	230 x 390	230 x 390
Puissance max. en W	4200	4200	4200
Puissance max. en W avec Booster	7360	7360	7360
2e zone/zone de cuisson			
Position	central	central	central
Type	Ponts PowerFlex	Ponts PowerFlex	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230 x 390	230 x 390	230 x 390
Puissance max. en W	4200	4200	4200
Puissance max. en W avec Booster	7360	7360	7360
3e zone/zone de cuisson			
Position	droite	droite	droite
Type	Ponts PowerFlex	Ponts PowerFlex	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230 x 390	230 x 390	230 x 390
Puissance max. en W	3400	3400	3400
Puissance max. en W avec Booster	3650	3650	3650
4e zone/zone de cuisson			
Position	—	—	—
Type	—	—	—
Taille en mm	—	—	—
Puissance max. en W	—	—	—
Puissance max. en W avec Booster	—	—	—
Confort d'utilisation			
Miele@home	•	•	•
Con@ctivity 3.0	•	•	•
M Sense Ready (compatible avec la batterie de cuisine M Sense)	•	•	•
Commande par touches sensibles	MultiSlide	MultiSlide	MultiSlide
Commande de la hotte via la table de cuisson	•	•	•
Couleur d'affichage	Jaune	Jaune	Jaune
Détection intelligente de récipient	•	•	•
Fonction Minuterie	•	•	•
Arrêt automatique	•	•	•
Maintien au chaud	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Dimensions (l x h x p) en mm	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520	936 x 51 x 520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm	780 mm x 500 mm	780 mm x 500 mm	916 mm x 500 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	—	780/804 x 500/524	916/940 x 500/524
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	45	51	51
Puissance totale de raccordement en kW	9,20	9,20	9,20
Prix de vente conseillé	€ 2.699,—	€ 2.899,— (MattFinish)	€ 2.899,—

Tables de cuisson à induction - Nouvelle GEN8000




	KM 8595-2 FR	KM 8595-2 FL MattFinish	KM 8575 FL
Design			
Couleur de la vitrocéramique	Noir	Noir mat	Noir
Cadre inox	•	—	—
Encastrément à fleur de plan	—	•	•
Encastrément avec cadre	•	•	•
Équipement zones cuisson			
Nombre de zones de cuisson	6	6	4
Zones de cuisson PowerFlex			
Nombre	6	6	4
Type	Zone de cuisson PowerFlex	Zone de cuisson PowerFlex	Zone de cuisson PowerFlex
Dimensions en mm	Ø 120 – 230	Ø 120 – 230	Ø 120 – 230
Puissance max. en W	2100	2100	2100
Puissance Booster max. en W	3650	3650	3650
1e zone/zone de cuisson			
Position	Gauche	Gauche	Gauche
Type	Ponts PowerFlex	Ponts PowerFlex	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230 x 390	230 x 390	250 x 390
Puissance max. en W	4200	4200	4200
Puissance max. en W avec Booster	7360	7360	7360
2e zone/zone de cuisson			
Position	central	central	droite
Type	Ponts PowerFlex	Ponts PowerFlex	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230 x 390	230 x 390	250 x 390
Puissance max. en W	4200	4200	4200
Puissance max. en W avec Booster	7360	7360	7360
3e zone/zone de cuisson			
Position	droite	droite	—
Type	Ponts PowerFlex	Ponts PowerFlex	—
Taille en mm	230 x 390	230 x 390	—
Puissance max. en W	3400	3400	—
Puissance max. en W avec Booster	3650	3650	—
4e zone/zone de cuisson			
Position	—	—	—
Type	—	—	—
Taille en mm	—	—	—
Puissance max. en W	—	—	—
Puissance max. en W avec Booster	—	—	—
Confort d'utilisation			
Miele@home	•	•	•
Con@ctivity 3.0	•	•	•
M Sense Ready (compatible avec la batterie de cuisine M Sense)	•	•	•
Commande par touches sensibles	MultiSlide	MultiSlide	MultiSlide
Commande de la hotte via la table de cuisson	•	•	•
Couleur d'affichage	Jaune	Jaune	Jaune
Détection intelligente de récipient	•	•	•
Fonction Minuterie	•	•	•
Arrêt automatique	•	•	•
Maintien au chaud	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Dimensions (l x h x p) en mm	942 x 52 x 526	936 x 51 x 520	916 x 51 x 408
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à plat en mm	916 mm x 500 mm	916 mm x 500 mm	886 mm – 896 mm x 386 mm – 388 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à fleur de plan en mm	—	916/940 x 500/524	896/920 x 388/412
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	45	51	51
Puissance totale de raccordement en kW	9,20	9,20	7,36
Prix de vente conseillé	€ 2.899,—	€ 2.999,— (MattFinish)	€ 2.899,—

FULL FLEX



	KM 8665 FL	KM 8665 FR	KM 8765 FL Diamond
Design			
Couleur de la vitrocéramique	Noir	Noir	Noir graphite
Cadre inox	—	•	—
Encastrement à fleur de plan	•	—	•
Encastrement avec cadre	•	•	•
Ligne Light	—	—	•
Équipement zones cuisson			
Nombre max. de récipients	4	4	4
1e zone/zone de cuisson			
Position	au choix	au choix	au choix
Type	Surface pleine	Surface pleine	Surface pleine
Taille en mm	570 x 380	570 x 390	570x380
Puissance max. en W	2600	2600	2600
Puissance max. en W avec Booster	3650	3650	3650
Confort d'utilisation			
Miele@home	•	•	•
Con@ctivity 3.0	•	•	•
M Sense Ready (compatible avec la batterie de cuisine M Sense)	•	•	•
Commande par touches sensibles	MultiSlide	MultiSlide	MultiSlide
Commande de la hotte via la table de cuisson	•	•	•
Couleur d'affichage	Blanc	Blanc	Blanc
Détection intelligente de récipient	•	•	•
Mode professionnel	•	•	•
Aide au positionnement	—	—	—
Fonction Stop & Go	•	•	•
Protection nettoyage	•	•	•
Fonction de rappel (Recall)	•	•	•
Fonction Minuterie	•	•	•
Arrêt automatique	•	•	•
Début de cuisson automatique	•	•	•
Maintien au chaud	•	•	•
Possibilité de réglages individuels	•	•	•
Sécurité			
Sécurité Oubli	•	•	•
Fonction de verrouillage	•	•	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Dimensions (l x h x p) en mm	620 x 51 x 520	626 x 52 x 526	66 x 620 x 520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm	600 mm x 500 mm	600 mm x 500 mm	600 mm x 500 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	600/624 x 500/524	—	600/624 x 500/524
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	51	45	66
Puissance totale de raccordement en kW	7,30	7,30	7,30
Prix de vente conseillé	€ 2.499,—	€ 2.499,—	€ 2.999,—

FULL FLEX




	KM 8684-2 FL	KM 8684-2 FR	KM 8685-2 FL
Design			
Couleur de la vitrocéramique	Noir	Noir	Noir
Cadre inox	—	•	—
Encastrement à fleur de plan	•	—	•
Encastrement avec cadre	•	•	•
Ligne Light	—	—	—
Équipement zones cuisson			
Nombre max. de récipients	5	5	6
1e zone/zone de cuisson			
Position	au choix	au choix	au choix
Type	Surface pleine	Surface pleine	Surface pleine
Taille en mm	740 x 380	740 x 380	740 x 380
Puissance max. en W	2600	2600	2600
Puissance max. en W avec Booster	3650	3650	3650
Confort d'utilisation			
Miele@home	•	•	•
Con@ctivity 3.0	•	•	•
M Sense Ready (compatible avec la batterie de cuisine M Sense)	•	•	•
Commande par touches sensibles	SingleSlide	SingleSlide	MultiSlide
Commande de la hotte via la table de cuisson	—	—	•
Couleur d'affichage	Blanc	Blanc	Blanc
Détection intelligente de récipient	•	•	•
Mode professionnel	—	—	•
Aide au positionnement	—	—	—
Fonction Stop & Go	•	•	•
Protection nettoyage	•	•	•
Fonction de rappel (Recall)	•	•	•
Fonction Minuterie	•	•	•
Arrêt automatique	•	•	•
Début de cuisson automatique	•	•	•
Maintien au chaud	•	•	•
Possibilité de réglages individuels	•	•	•
Sécurité			
Sécurité Oubli	•	•	•
Fonction de verrouillage	•	•	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Dimensions (l x h x p) en mm	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm	780 mm x 500 mm	780 mm x 500 mm	780 mm x 500 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	780/804 x 500/524	—	780/804 x 500/524
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	51	45	51
Puissance totale de raccordement en kW	9,20	9,20	9,20
Prix de vente conseillé	€ 2.999,—	€ 2.999,—	€ 3.099,—

FULL FLEX



	KM 8685-2 FL MattFinish	KM 8885-2 FL Diamond&MSense	KM 8695-2 FL
Design			
Couleur de la vitrocéramique	Noir mat	Noir graphite	Noir
Cadre inox	—	—	—
Encastrement à fleur de plan	•	•	•
Encastrement avec cadre	•	•	•
Ligne Light	—	•	—
Équipement zones cuisson			
Nombre max. de récipients	6	6	6
1e zone/zone de cuisson			
Position	au choix	au choix	au choix
Type	Surface pleine	Surface pleine	Surface pleine
Taille en mm	740 x 380	740 x 380	870 x 380
Puissance max. en W	2600	2600	2600
Puissance max. en W avec Booster	3650	3650	3650
Confort d'utilisation			
Miele@home	•	•	•
Con@ctivity 3.0	•	•	•
M Sense Ready (compatible avec la batterie de cuisine M Sense)	•	•	•
Commande par touches sensibles	MultiSlide	MultiSlide	MultiSlide
Commande de la hotte via la table de cuisson	•	•	•
Couleur d'affichage	Blanc	Blanc	Blanc
Détection intelligente de récipient	•	•	•
Mode professionnel	•	•	•
Aide au positionnement	—	—	—
Fonction Stop & Go	•	•	•
Protection nettoyage	•	•	•
Fonction de rappel (Recall)	•	•	•
Fonction Minuterie	•	•	•
Arrêt automatique	•	•	•
Début de cuisson automatique	•	•	•
Maintien au chaud	•	•	•
Possibilité de réglages individuels	•	•	•
Sécurité			
Sécurité Oubli	•	•	•
Fonction de verrouillage	•	•	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Dimensions (l x h x p) en mm	800 x 51 x 520	800 x 66 x 520	936 x 51 x 520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm	780 mm x 500 mm	780 mm x 500 mm	916 mm x 500 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	780/804 x 500/524	780/804 x 500/524	916/940 x 500/524
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	51	66	51
Puissance totale de raccordement en kW	9,20	9,20	9,20
Accessoires fournis			
Bon d'achat offert pour le kit de démarrage M Sense (casserole et poêle)	—	•	—
Prix de vente conseillé	€ 3.299,— (MattFinish)	€ 3.999,—	€ 3.699,—

FULL FLEX



	KM 8695-2 FL MattFinish	KM 8895-2 FL Diamond&MSense
Design		
Couleur de la vitrocéramique	Noir mat	Noir graphite
Cadre inox	—	—
Encastrement à fleur de plan	•	•
Encastrement avec cadre	•	•
Ligne Light	—	•
Équipement zones cuisson		
Nombre max. de récipients	6	6
1e zone/zone de cuisson		
Position	au choix	au choix
Type	Surface pleine	Surface pleine
Taille en mm	870 x 380	870 x 380
Puissance max. en W	2600	2600
Puissance max. en W avec Booster	3650	3650
Confort d'utilisation		
Miele@home	•	•
Con@ctivity 3.0	•	•
M Sense Ready (compatible avec la batterie de cuisine M Sense)	•	•
Commande par touches sensibles	MultiSlide	MultiSlide
Commande de la hotte via la table de cuisson	•	•
Couleur d'affichage	Blanc	Blanc
Détection intelligente de récipient	•	•
Mode professionnel	•	•
Aide au positionnement	—	—
Fonction Stop & Go	•	•
Protection nettoyage	•	•
Fonction de rappel (Recall)	•	•
Fonction Minuterie	•	•
Arrêt automatique	•	•
Début de cuisson automatique	•	•
Maintien au chaud	•	•
Possibilité de réglages individuels	•	•
Sécurité		
Sécurité Oubli	•	•
Fonction de verrouillage	•	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•	•
Caractéristiques techniques		
Dimensions (l x h x p) en mm	936 x 51 x 520	936 x 66 x 520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm	916 mm x 500 mm	916 mm x 500 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	916/940 x 500/524	916/940 x 500/524
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	51	66
Puissance totale de raccordement en kW	9,20	9,20
Accessoires fournis		
Bon d'achat offert pour le kit de démarrage M Sense (casserole et poêle)	—	•
Prix de vente conseillé	€ 3.899,— (MattFinish)	€ 4.599,—









Schéma d'encastrement


KM 7360 FR, KM 7361 FR




KM 7360 FL




KM 7361 FL, KM 7363 FL




KM 7373 FR




KM 7373 FL




KM 7999 FL



KM 8462 FL



KM 8463 FX



KM 8482 FL






Schéma d'encastrement


KM 8482 FR




KM 8575 FL



KM 8595-2 FL



KM 8595-2 FR





TwoInOne

Tables de cuisson



Tables 2-en-1



Le cœur de votre cuisine

Conception de la hotte de table



Doublé gagnant : évacuation des buées + table de cuisson = un

La technologie à induction éprouvée de Miele associée à une évacuation des buées efficace met votre cuisine en valeur. Liberté d'agencement garantie — Grâce au nouveau Moteur Silence, les bruits gênants de la cuisine ne sont presque plus perceptibles.



Évacuation des buées à fleur de plan

La technologie d'évacuation des buées Miele s'insère parfaitement à fleur de plan dans la table de cuisson. Grâce à son design élégant et discret, votre évacuation des buées s'intègre parfaitement à tous les styles d'ameublement et redéfinit les standards esthétiques.

La gamme comprend aussi bien des modèles à cadre inox que des modèles sans cadre. Vous bénéficiez ainsi d'une flexibilité maximale dans l'aménagement de votre cuisine, quelles que soient vos exigences en matière de design.

Liberté d'agencement maximale

À chaque besoin, l'appareil qui convient

Le TwoInOne est la vedette parmi les tables de cuisson avec hotte intégrée. Il se distingue par une technologie intelligente et intuitive, un confort optimal et une intégration harmonieuse dans toute cuisine. L'installation d'un TwoInOne fait disparaître tous les obstacles : finies les contraintes de hauteur sous plafond ou les obstacles gênant la visibilité pendant la cuisson.

Installation adaptable à tous les espaces

Le mode de fonctionnement qui vous convient le mieux dépend de plusieurs facteurs.

Évacuation d'air : En mode évacuation d'air, la hotte de table aspire la buée et filtre les particules de graisse à l'aide du filtre à graisse. L'air filtré est évacué de la cuisine vers l'extérieur par un système de canaux. L'évacuation d'air par le filtre élimine également les odeurs et l'excès d'humidité de la cuisine.


Recyclage d'air dirigé : Le mode recyclage est économe en énergie, les particules de graisse et d'odeur sont filtrées et l'air purifié est réintroduit dans la pièce par un système de canaux dans le meuble bas.

Plug&Play : planification et montage très simples — Avec l'installation Plug&Play, l'air filtré est restitué dans la pièce par une ouverture discrète dans le socle, sans système de canaux supplémentaire. Dans ce cas, la planification et le montage sont nettement simplifiés.




Conditions d'installation optimales


À chaque besoin, l'appareil qui convient




Cadre inox intégral



Installation à fleur de plan



Vitrocéramique sans cadre




Bandes décoratives élégantes sur les côtés

MattFinish, un design élégant

Surface robuste en noir mat élégant

Nos tables de cuisson en vitrocéramique, dotées d'une évacuation des buées en noir mat moderne, allient performance et design pour transformer votre expérience culinaire au quotidien.



Design Premium



Haute résistance aux rayures



Nettoyage simple et sans effort



Pratique et résistant aux traces de doigts



Con@ctivity

Fonctions exclusives pour des résultats qui raviront les gourmets !

Les avantages produit* des tables de cuisson TwoInOne de Miele

Con@ctivity

Avec Con@ctivity, vous pouvez vous concentrer pleinement sur le plaisir de cuisiner. En effet, la hotte et la table de cuisson communiquent entre elles. La table de cuisson transmet les réglages à l'électronique de l'évacuation des buées et cette dernière régule automatiquement les niveaux d'aspiration. Vous n'avez plus à vous rappeler d'éteindre la hotte plus tard. Toutes les tables de cuisson TwoInOne Miele sont équipées de la technologie Con@ctivity.



Exclusivité Miele

Moteur Silence


Extra silencieux : Le moteur développé par Miele est 25 % plus silencieux à forte puissance de ventilation que les précédents modèles.



Exclusivité Miele

PowerFlex XL

Gain de place : L'utilisation de toute la profondeur de la table de cuisson permet de disposer parfaitement de grands récipients de cuisson.



Exclusivité Miele


TwinBooster

Une flexibilité unique : La puissance d'induction peut être répartie individuellement ou concentrée sur une zone.



ComfortSelect White

Confort et élégance : Commandez votre table de cuisson Miele aisément tout en profitant d'un aspect Premium.



MattFinish

Design unique : La surface noire mate anti-traces assure une esthétique séduisante et offre une résistance élevée aux rayures.

Que signifient les pictogrammes ?

Aperçu de tous les pictogrammes des tables de cuisson TwoInOne Miele



Commande

Commande rapide et élégante via la rangée de chiffres blancs.



Les zones de cuisson et les ventilateurs sont commandés par une rangée de chiffres centrale.



Con@ctivity

Fonction automatique pour un climat idéal dans la pièce et un excellent confort d'utilisation.



Flexibilité

Zone de cuisson extrêmement grande avec une puissance particulièrement élevée permettant de placer de grandes batteries de cuisine l'une derrière l'autre, voire un plat à rôtir.



Grande zone de cuisson permettant de placer des batteries de cuisine l'une derrière l'autre, voire un plat à rôtir.



Moteur Silence

Le moteur Miele est 25 % plus silencieux à forte puissance de ventilation que les modèles précédents.



TwinBooster


Deux niveaux de puissance pour des temps de montée en température extrêmement courts.



MattFinish




Design unique : surface robuste – noir mat élégant.

Tables de cuisson à induction avec hotte



	KMDA 7272-1 FL Silence	KMDA 7272-1 FR Silence	KMDA 7473-1 FL Silence
Design			
Encastrement avec cadre	•	•	•
Encastrement à fleur de plan	•	—	•
Équipement zones cuisson			
Nombre de zones de cuisson	4	4	4
Zones de cuisson PowerFlex			
Type	—	—	Zone de cuisson Flex
Dimensions en mm	—	—	Ø 110 – 210
Puissance Booster max. en W	—	—	3000
Puissance TwinBooster max. W	—	—	—
1e zone/zone de cuisson			
Type	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson Flex
Taille en mm	Ø 110 – 220	Ø 110 – 220	210 x 420
Puissance max. en W avec Booster	3000	3000	3700
Puissance max. en W avec TwinBooster	—	—	—
2e zone/zone de cuisson			
Type	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson Flex
Taille en mm	Ø 100 – 190	Ø 100 – 190	210 x 420
Puissance max. en W avec Booster	2100	2100	3700
Puissance max. en W avec TwinBooster	—	—	—
3e zone/zone de cuisson			
Type	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario	—
Taille en mm	Ø 110 – 220	Ø 110 – 220	—
Puissance max. en W avec Booster	3000	3000	—
Puissance max. en W avec TwinBooster	—	—	—
4e zone/zone de cuisson			
Type	Zone de cuisson vario	Zone de cuisson vario	—
Taille en mm	Ø 100 – 190	Ø 100 – 190	—
Puissance max. en W avec Booster	2100	2100	—
Puissance max. en W avec TwinBooster	—	—	—
Confort d'utilisation			
Mise en réseau avec Miele@home	—	—	•
Couleur d'affichage	Jaune	Jaune	Jaune
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+
Évacuation d'air			
Puiss. vent. niv. max. (m³/h)	533	533	533
Débit d'air du booster (m³/h)	606	606	606
Puiss. acoust. niv. max (dB)	64	64	64
Puissance acoustique Booster (dB)	68	68	68
Press. acoust. niv. max (dB)	51,0	51,0	51,0
Pression acoustique Booster (dB)	54,0	54,0	54,0
Air recyclage			
Puiss. vent. niv. max. (m³/h)	475	475	475
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h)	510	510	510
Puiss. acoust. niv. max (dB)	68,0	68,0	68,0
Puissance acoustique Booster niveau 1 (dB)	70,0	70,0	70,0
Press. acoust. niv. max (dB)	55,0	55,0	55,0
Pression acoustique Booster niveau 1 (dB)	57,0	57,0	57,0
Caractéristiques techniques			
Dimensions (l x h x p) en mm	800 x 200 x 520	806 x 194 x 526	800 x 200 x 520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm	780 mm x 500 mm	780 mm x 500 mm	780 mm x 500 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	780/804 x 500/524	—	780/804 x 500/524
Puissance totale de raccordement en kW	7,50	7,50	7,50
Tension en V	230	230	230
Accessoires fournis			
Filtre à charbon actif DKF 35-P	•	•	•
Adaptateur Plug&Play	•	•	•
Prix de vente conseillé	€ 2.999,—	€ 2.999,—	€ 3.399,—

Tables de cuisson à induction avec hotte




À partir de novembre 2026, des plaques de cuisson à induction avec hotte intégrée au plan de travail seront disponibles en version 60 cm. Ces modèles seront également proposés en noir mat (MattFinish). Le prix de vente conseillé débutera à partir de 2.299 €.


	KMDA 7473-1 FR Silence	KMDA 7676-1 FL BlackPerfection (Prestige)	KMDA 7876-1 FL MattFinish (Prestige)
Design			
Encastrement avec cadre	•	•	•
Encastrement à fleur de plan	—	•	•
Équipement zones cuisson			
Nombre de zones de cuisson	4	4	4
Zones de cuisson PowerFlex			
Type	Zone de cuisson Flex	Zone de cuisson PowerFlex XL	Zone de cuisson PowerFlex XL
Dimensions en mm	Ø 110 – 210	Ø 150 – 230	Ø 150 – 230
Puissance Booster max. en W	3000	3000	3000
Puissance TwinBooster max. W	—	3650	3650
1e zone/zone de cuisson			
Type	Zone de cuisson Flex	Zone de cuisson PowerFlex XL	Zone de cuisson PowerFlex XL
Taille en mm	210 x 420	230 x 460	230 x 460
Puissance max. en W avec Booster	3700	4800	4800
Puissance max. en W avec TwinBooster	—	7300	7300
2e zone/zone de cuisson			
Type	Zone de cuisson Flex	Zone de cuisson PowerFlex XL	Zone de cuisson PowerFlex XL
Taille en mm	210 x 420	230 x 460	230 x 460
Puissance max. en W avec Booster	3700	4800	4800
Puissance max. en W avec TwinBooster	—	7300	7300
Confort d'utilisation			
Miele@home	•	•	•
Couleur d'affichage	Jaune	Blanc	Blanc
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+
Évacuation d'air			
Puiss. vent. niv. max. (m³/h)	533	533	533
Débit d'air du booster (m³/h)	606	606	606
Puiss. acoust. niv. max (dB)	64	64	64
Puissance acoustique Booster (dB)	68	68	68
Press. acoust. niv. max (dB)	51,0	51,0	51,0
Pression acoustique Booster (dB)	54,0	54,0	54,0
Air recyclage			
Puiss. vent. niv. max. (m³/h)	475	475	475
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h)	510	510	510
Puiss. acoust. niv. max (dB)	68,0	68,0	68,0
Puissance acoustique Booster niveau 1 (dB)	70,0	70,0	70,0
Press. acoust. niv. max (dB)	55,0	55,0	55,0
Pression acoustique Booster niveau 1 (dB)	57,0	57,0	57,0
Caractéristiques techniques			
Dimensions (l x h x p) en mm	806 x 194 x 526	800 x 238 x 520	800 x 238 x 520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm	780 mm x 500 mm	780 mm x 500 mm	780 mm x 500 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	—	780/804 x 500/524	780/804 x 500/524
Puissance totale de raccordement en kW	7,50	7,50	7,50
Tension en V	230	230	230
Accessoires fournis			
Filtre à charbon actif DKF 35-P	•	•	•
Adaptateur Plug&Play	•	•	•
Prix de vente conseillé	€ 3.399,—	€ 3.799,— (Black Perfection)	€ 3.999,— (MattFinish)

Schéma d'encastrement


KMDA 7473-1 FL Silence




KMDA 7473-1 FL Silence




KMDA 7473-1 FR Silence




KMDA 7473-1 FR Silence



KMDA 7676-1 FL, KMDA 7876-1 FL



KMDA 7676-1 FL, KMDA 7876-1 FL





SmartLine



Smartline



Design élégant et options de combinaisons parfaites

À vous de choisir

Une décision élégante

Les éléments SmartLine de Miele sont en verre vitrocéramique et sont très élégants. Le design simple et de haute qualité s'applique à tous les appareils et convient à tous les types de cuisines.



Installation adaptable à tous les espaces

Les appareils Miele SmartLine dégagent du style et offrent de nombreuses caractéristiques de confort. Malgré leurs fonctionnalités spécifiques, tous les appareils reposent sur la même base. Combinés, les éléments forment un ensemble élégant et uniforme. À fleur de plan ou montés en standard, ils sont le point fort du design dans toutes les cuisines !



Être libre de cuisiner comme bon vous semble


À chaque besoin l'appareil qui convient



Induction

Rapidité et efficacité énergétique :

La cuisson à induction permet la diffusion de la chaleur directement au niveau du fond des casseroles, tandis que le diamètre de la casserole est automatiquement détecté. Il n'y a pratiquement aucune déperdition d'énergie. Les zones situées à côté des zones de cuisson à induction restent relativement froides et permettent ainsi de cuisiner en toute sécurité. Les zones de cuisson PowerFlex offrent une grande flexibilité et une montée en température rapide. Avec ses nombreux avantages, l'induction s'est imposée depuis un certain temps dans les cuisines professionnelles.



Gaz

Le gaz est une énergie primaire. On entend par là une forme d'énergie naturelle qui ne doit subir aucun processus de transformation pour être utilisée. La cuisson au gaz est donc particulièrement respectueuse de l'environnement.



Wok à induction

Digne d'une cuisine professionnelle : La forme de la poêle wok de Miele s'intègre avec une grande précision dans un emplacement dédié, pour une utilisation optimale. La chaleur se répartit de manière homogène pour un résultat exceptionnel. De plus, le système intelligent ControllInduc® du wok empêche la surchauffe des huiles et des graisses. Par ailleurs, le wok à induction Miele vous offre des fonctionnalités spécifiques participant au confort, telles que la technologie booster.



Teppan Yaki

Tradition culinaire japonaise moderne : La cuisson Teppan compte parmi les expériences culinaires de la cuisine moderne. Les aliments sont cuits directement sur la surface en inox chaude. Le Teppan Yaki à induction Miele possède deux zones de chauffe séparées : Vous pouvez donc préparer ou maintenir au chaud plusieurs plats simultanément à différentes températures.



Hotte de table

Il est désormais possible de cuisiner sans fumées ni odeurs gênantes grâce à la hotte de table Miele. Placée entre deux éléments SmartLine, la hotte de table Miele aspire les vapeurs directement là où elles se forment. La hotte de table peut également être utilisée à proximité des éléments au gaz. Dans ce cas, le capot de protection en verre sert de protection magnétique de flamme.



Miele
INDUCTION


0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

Quelles caractéristiques recherchez-vous ?

Les points forts* des dominos SmartLine de Miele

Exclusivité Miele SmartSelect

Grâce à cette commande, les niveaux de puissance et les durées peuvent être sélectionnés de manière rapide et intuitive. Chaque zone de cuisson est dotée d'une rangée de chiffres à rétroéclairage ambré. Une excellente lisibilité est ainsi assurée. La durée de la minuterie peut également être réglée confortablement grâce à la sélection séparée de la fonction Minuterie et de l'arrêt automatique, ainsi que l'affichage à trois chiffres.



Exclusivité Miele PowerFlex

Une rapidité et une flexibilité incomparables : Le booster avec une puissance maximale de 3,65 kW est unique.

Exclusivité Miele TwinBooster

Une flexibilité unique : La puissance d'induction peut être répartie individuellement ou concentrée sur une zone.



Supports de casseroles ComfortClean

Nettoyage rapide : supports de casserole lavables au lave-vaisselle. La table de cuisson au gaz reste propre longtemps.



Brûleur wok

Professionnel : un brûleur wok puissant pour une régulation simultanée ou séparée des deux cercles de flamme.



Sécurité gaz thermocouple

Rassurant : Si la flamme s'éteint, notamment à cause d'un courant d'air, l'arrivée de gaz est coupée.

Que signifient les pictogrammes ?

Aperçu de tous les pictogrammes des appareils SmartLine de Miele



Commande

Les niveaux de puissance peuvent être sélectionnés très rapidement et intuitivement. Rangées de chiffres rétroéclairées en jaune.



Sélection rapide et unique de chaque zone de cuisson au moyen d'un sélecteur rotatif individuel.



Flexibilité

Zone extra large pour deux casseroles ou batteries de cuisine, un grand plat à rôtir ou une grande casseroles de pâtes.



Des résultats parfaits grâce à l'induction et à la technologie Booster.



Les aliments sont cuits directement sur la surface en inox chaude. Deux circuits de chauffe avec commandes indépendantes.



TwinBooster

Deux niveaux de puissance pour des temps de montée en température extrêmement courts.



Sécurité gaz thermocouple

Sécurité élevée grâce à une coupure immédiate de l'arrivée de gaz en cas de défaillance de la flamme.



10 x filtration

Filtre à graisses en métal à 10 couches, convient pour le nettoyage au lave-vaisselle.



Efficacité énergétique


Indique une classe d'efficacité énergétique A++.

Tables de cuisson à induction SmartLine




	CS 7612 FL	CS 7632 FL	CS 7641 FL
Design			
Couleur de la vitrocéramique	Noir	Noir	Noir
Supports de casseroles en fer moulé (émail noir mat)	—	—	—
Encastrément à fleur de plan	•	•	•
Encastrément avec cadre	•	•	•
Équipement zones cuisson			
Nombre de zones de cuisson	2	—	1
Zones de cuisson PowerFlex			
Nombre	2	—	—
Type	—	—	—
Dimensions en mm	Ø 150 – 230	—	—
Puissance max. en W	2100	—	—
Puissance TwinBooster max. W	3650	—	—
1e zone/zone de cuisson			
Position	central	central	central
Type	PowerFlex	Surface en moquette induction	Plaque Wok
Taille en mm	230 x 390	—	Ø 300
Puissance max. en W	2100	—	2500
Puissance max. en W avec Booster	3000	—	3000
Puissance max. en W avec TwinBooster	3650	—	—
Confort d'utilisation			
Miele@home	—	—	—
Con@ctivity 3.0	—	—	—
Commande par touches sensitives	Smart Select	Smart Select	Smart Select
Commande par écran tactile (Touch)	—	—	—
Commande par bouton	—	—	—
Couleur d'affichage	Jaune	Jaune	Jaune
Détection intelligente de récipient	—	—	—
Détection permanente de casserole	•	—	•
Aide au positionnement	—	—	—
Fonction Stop & Go	•	•	•
Protection nettoyage	•	•	•
Fonction de rappel (Recall)	•	•	•
Fonction Minuterie	•	•	•
Arrêt automatique	•	•	—
Début de cuisson automatique	•	—	•
Maintien au chaud	•	•	•
Possibilité de réglages individuels	•	•	•
Allumage électrique avec commande à une main	—	—	—
Confort d'entretien			
Vitrocéramique facile à nettoyer	•	•	•
Supports de casserole lavables au lave-vaisselle	—	—	—
Sécurité			
Fonction de verrouillage	•	•	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Dimensions (l x h x p) en mm	378 x 51 x 520	378 x 60 x 520	378 x 133 x 520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à plat en mm	358 mm x 500 mm	x	358 mm x 500 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à fleur de plan en mm	358/382 x 500/524	358/382 x 500/524	358/382 x 500/524
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	51	60	129
Puissance totale de raccordement en kW	3,60	2,80	3,00
Prix de vente conseillé	€ 1.949,—	€ 3.199,—	€ 3.399,—

Tables de cuisson gaz SmartLine



	CS 7101-1 FL	CS 7102-1 FL
Design		
Couleur de la vitrocéramique	Noir	Noir
Supports de casseroles en fer moulé (émail noir mat)	•	—
Encastrement à fleur de plan	•	•
Encastrement avec cadre	•	•
Équipement zones cuisson		
Nombre de zones de cuisson	1	2
1e zone/zone de cuisson		
Position	central	Avant centre
Type	Brûleur wok doub.	Brûleur normal
Taille en mm	Ø 300	Ø 120 – 220
Puissance max. en W	4500	1700
Puissance max. en W avec Booster	—	—
Puissance max. en W avec TwinBooster	—	—
2e zone/zone de cuisson		
Position	—	Arrière centre
Type	—	Brûleur fort
Taille en mm	—	Ø 140 – 240
Puissance max. en W	—	2700
Puissance max. en W avec Booster	—	—
Puissance max. en W avec TwinBooster	—	—
Confort d'utilisation		
Commande par touches sensibles	Bouton	Bouton
Commande par bouton	•	•
Couleur d'affichage	—	—
Détection permanente de casserole	—	—
Fonction Stop & Go	—	—
Protection nettoyage	—	—
Fonction de rappel (Recall)	—	—
Fonction Minuterie	—	—
Arrêt automatique	—	—
Début de cuisson automatique	—	—
Maintien au chaud	—	—
Possibilité de réglages individuels	—	—
Allumage électrique avec commande à une main	•	•
Confort d'entretien		
Vitrocéramique facile à nettoyer	•	•
Supports de casserole lavables au lave-vaisselle	•	•
Sécurité		
Sécurité gaz thermocouple	•	•
Caractéristiques techniques		
Dimensions (l x h x p) en mm	378 x 92 x 520	378 x 92 x 520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	—	—
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm	358 mm x 500 mm	358 mm x 500 mm
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	92	92
Puissance totale de raccordement en kW	4,50	4,40
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0	2,0
Accessoires fournis		
Clapet de fermeture aimanté en verre FlameGuard	•	•
Ensemble d'injecteurs pour gaz naturel	•	•
Ensemble d'injecteurs pour gaz liquide	•	•
Poêle wok avec revêtement	—	—
Prix de vente conseillé	€ 1.849,—	€ 1.849,—

Domino Hotte SmartLine



CSDA 7001 FL	
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 1000-2
Design	
Installation sans cadre	•
Encastrement à fleur de plan	•
Confort d'utilisation	
Commande par touches sensibles	Smart Select
Durée arrêt différé 5 min.	•
Couleur d'affichage	Jaune
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	A++
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses à 10 couches	1
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/min)	440
Débit d'air du booster (m³/h)	—
Puiss. acoust. niveau 3 (dB)	—
Puiss. acoust. Booster (dB)	—
Pression acoustique niveau 3 (dB)	51,0
Pression acoustique Booster niveau 1 (dB)	55,0
Air recyclage	
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/min)	380
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h)	460
Puissance acoustique niveau 3 (dB)	73,0
Puissance acoustique Booster niveau 1 (dB)	78,0
Pression acoustique niveau 3 (dB)	58,0
Pression acoustique Booster niveau 1 (dB)	63,0
Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x p) en mm	222 x 89
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	100/500 x 124/524
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm	100 mm x 500 mm
Puissance totale de raccordement en kW	0,17
Instructions de montage	
Ventilateur de socle avec raccord d'évacuation d'air	•
Raccord de l'évacuation d'air latéral et arrière	•
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	—
Système de canal jusqu'au ventilateur de socle	•
Prix de vente conseillé	€ 2.049,—



ProLine



ProLine



Différentes options de préparation réunies en un seul système de cuisson

Tour du monde des saveurs avec les éléments ProLine

Une cuisine ambitieuse requiert une technologie professionnelle. Miele propose à cet effet des appareils spécifiques tels que la friteuse, le barbecue/gril et bien plus encore. Explorez de nouveaux horizons culinaires !



Barbecue/Gril

La viande, le poisson ou les légumes cuits sur le gril sont des plus savoureux. Grâce à deux zones de gril réglables séparément, vous pouvez griller et maintenir les aliments au chaud en même temps. En utilisant le gril avec le réservoir d'eau, vos aliments seront encore meilleurs. Les pierres de lave permettent d'obtenir la saveur particulière du barbecue.



Friteuse

La friteuse est idéale pour les amateurs de spécialités croustillantes. Un voyant s'allume dès que la température de l'huile atteint le niveau choisi, pour un résultat optimal et une cuisson en toute sécurité. Toute formation d'acrylamides est ainsi évitée. La friteuse ne s'utilise pas qu'avec de l'huile. Le panier à pâtes vous permet de préparer facilement et rapidement votre plat de pâtes préféré.





Tables de cuisson

Que signifient les pictogrammes ?

Aperçu de tous les pictogrammes des appareils ProLine de Miele



Commande

Sélection rapide et unique de chaque zone de cuisson au moyen d'un sélecteur rotatif individuel.



Sécurité gaz thermocouple & redémarrage

Plus de confort grâce au rallumage automatique en cas de défaillance de la flamme.



QuickStart

Plus de confort grâce à un allumage plus rapide de la flamme du gaz.



TwinBooster

Deux niveaux de puissance pour des temps de montée en température extrêmement courts.



Flexibilité

Friteuse à chauffage électrique pour des aliments croustillants.



Teppan Yaki à chauffage électrique pour un chauffage polyvalent.




Gril barbecue électrique pour des grillades professionnelles.



Maintien au chaud

Conserve les aliments au chaud à la température de service quelle que soit la quantité.

Dominos ProLine



	CS 1212-1 I	CS 1312 BG	CS 1411 F
Type de chauffage	Induction	Autre type de chauffage	Autre type de chauffage
Type de chauffage	Induction	Autre type de chauffage	Autre type de chauffage
Design			
Surface vitrocéramique	•	—	—
Cadre inox	•	•	•
Surface incurvée inox	—	—	—
Supports de casseroles en fer moulé (émail noir mat)	—	—	—
Grille en fonte	—	•	—
1e zone/zone de cuisson			
Position	Avant centre	avant	central
Type	Zone de cuisson vario	Grill élec.	Friteuse
Taille en mm	Ø 100 – 160	210 x 250	180 x 330
Puissance max. en W	1400	1500	2400
Puissance max. en W avec Booster	2200	—	—
Puissance max. en W avec TwinBooster	—	—	—
2e zone/zone de cuisson			
Position	Arrière centre	derrière	—
Type	Zone de cuisson vario	Grill élec.	—
Taille en mm	Ø 160 – 230	210 x 250	—
Puissance max. en W	2300	1500	—
Puissance max. en W avec Booster	3000	—	—
Puissance max. en W avec TwinBooster	3700	—	—
Confort d'utilisation			
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•	—	—
Commande par bouton	•	•	•
Début de cuisson automatique	•	—	—
QuickStart	—	—	—
Confort d'entretien			
Vitrocéramique facile à nettoyer	•	—	—
Supports de casserole lavables au lave-vaisselle	—	—	—
Sécurité			
Sécurité gaz thermocouple & redémarrage	—	—	—
Caractéristiques techniques			
Dimensions (l x h x p) en mm	288 x 73 x 520	288 x 115 x 520	288 x 220 x 520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm	272 mm x 500 mm	272 mm x 500 mm	272 mm x 500 mm
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	73	—	—
Puissance totale de raccordement en kW	3,70	3,00	2,40
Accessoires fournis			
Câble d'alimentation	•	•	•
Ensemble d'injecteurs pour gaz naturel	—	—	—
Ensemble d'injecteurs pour gaz liquide	—	—	—
Prix de vente conseillé	€ 1.849,—	€ 1.749,—	€ 2.049,—

Tables de cuisson gaz



Tables de cuisson Gaz





Modèle



Tables de cuisson au gaz

Les tables de cuisson au gaz Miele s'installent indépendamment d'un four. L'espace sous la table de cuisson peut alors accueillir des tiroirs ou des placards. Vous pouvez ainsi planifier votre cuisine en toute flexibilité.

Modèles



Gaz

Le gaz est une énergie primaire. Cela signifie qu'il s'agit d'une forme d'énergie naturelle qui ne doit subir aucun processus de transformation pour être utilisée. La cuisson au gaz est donc particulièrement respectueuse de l'environnement. Cuisiner au gaz est également une tradition ancestrale. Les premières cuisinières à gaz ont vu le jour au XIXe siècle, bien avant les cuisinières électriques.

Parfaitement adaptées à vos exigences

Types, modèles et dimensions des tables de cuisson au gaz de Miele

Dimensions



Classique

60 cm de largeur – tables de cuisson avec trois à quatre brûleurs



Pratique

75 cm de largeur – tables de cuisson avec quatre à cinq brûleurs



XL

90 cm de largeur – tables de cuisson extra larges avec cinq brûleurs

Différents modèles



Classiques – tables de cuisson au gaz sur une base inox



Intégrées – tables de cuisson au gaz plates inox




Élégantes – tables de cuisson au gaz vitrocéramique

Modes de commande



Tables de cuisson au gaz sans électronique

Toutes les tables de cuisson au gaz Miele sont dotées de la fonction sécurité gaz thermocouple. Cette dernière coupe immédiatement l'arrivée de gaz en cas de défaillance de flamme. Ainsi, le gaz ne peut pas s'échapper involontairement.



Tables de cuisson au gaz avec électronique

QuickStart* pour un allumage plus rapide, Sécurité gaz thermocouple & redémarrage* pour un rallumage automatique en cas d'extinction de flamme. Certains modèles disposent également d'une fonction Minuterie ainsi que d'indicateurs de chaleur et de chaleur résiduelle.




Quelles caractéristiques recherchez-vous ?

Les points forts* des tables de cuisson au gaz Miele

Tables de cuisson au gaz avec électronique

Les tables de cuisson au gaz Miele dotées de modules électroniques sont équipées de caractéristiques spéciales qui offrent encore plus de sécurité et de caractéristiques : QuickStart* assure un allumage rapide tandis que la sécurité gaz thermocouple & redémarrage* garantit un rallumage automatique en cas de défaillance de la flamme. Certains modèles disposent également d'une fonction Minuterie ainsi que d'indicateurs de chaleur et de chaleur résiduelle.




QuickStart**

Allumage facilité : élégante et confortable électronique de mise en marche avec fonction de rotation.



Sécurité gaz thermocouple & redémarrage**

Cuisiner en toute sécurité : Si la flamme s'éteint, elle est rallumée. En cas d'échec, l'alimentation en gaz est immédiatement coupée.



Supports de casseroles ComfortClean

Nettoyage rapide : supports de casserole lavables au lave-vaisselle. La table de cuisson au gaz reste propre longtemps.



Brûleur wok

Professionnel : un brûleur monowok ou wok double pour une régulation simultanée ou séparée des deux cercles de flammes.



Éventail de brûleurs

D'économe à puissant : à chaque application son brûleur adapté avec une puissance optimale.

* selon le modèle

** Brevet : DE 102007015822

Que signifient les pictogrammes ?

Aperçu de tous les pictogrammes des tables de cuisson au gaz Miele



Commande

Sélection rapide et unique de chaque zone de cuisson au moyen d'un sélecteur rotatif individuel.



Sécurité

Plus de confort grâce au rallumage automatique en cas de défaillance de la flamme.



Sécurité élevée grâce à une coupure immédiate de l'arrivée de gaz en cas de défaillance de la flamme.



QuickStart

Plus de confort grâce à un allumage plus rapide de la flamme du gaz.



Supports de casseroles




Une propreté parfaite assurée par les supports de casseroles adaptés au lave-vaisselle.



Brûleurs PerfectClean





Le revêtement de surface breveté offre une facilité de nettoyage imbattable.

Tables de cuisson gaz




	KM 2010	KM 2012	KM 2032
Design			
Surface vitrocéramique	—	—	—
Cadre inox	—	—	—
Surface incurvée inox	•	•	•
Supports de casseroles en fer moulé (émail noir mat)	•	•	•
Encastrement à fleur de plan	—	—	—
Encastrement avec cadre	—	—	—
Équipement zones cuisson			
Nombre de zones de cuisson	4	4	5
Puissance brûleurs			
Petit brûleur en kW	1,00	1,00	1,00
Brûleur normal en kW	1,75	1,75	1,75
Grand brûleur en kW	2,60	2,60	2,60
Brûleur monowok en kW	—	3,80	3,80
Brûleur wok double en kW	—	—	—
1e zone/zone de cuisson			
Position	Avant gauche	Avant gauche	Avant gauche
Type	Brûleur fort	Brûleur Monowok	Brûleur fort
2e zone/zone de cuisson			
Position	Arrière gauche	Arrière gauche	Arrière gauche
Type	Brûleur éco.	Brûleur éco.	Brûleur éco.
3e zone/zone de cuisson			
Position	Arrière droit	Arrière droit	central
Type	Brûleur normal	Brûleur normal	Brûleur Monowok
4e zone/zone de cuisson			
Position	Avant droite	Avant droite	Arrière droit
Type	Brûleur normal	Brûleur normal	Brûleur normal
5e zone/zone de cuisson			
Position	—	—	Avant droite
Type	—	—	Brûleur normal
6e zone/zone de cuisson			
Position	—	—	—
Type	—	—	—
Confort d'utilisation			
Commande par bouton	•	•	•
Allumage électrique avec commande à une main	•	•	•
QuickStart	—	—	—
Confort d'entretien			
Supports de casserole lavables au lave-vaisselle	•	•	•
Brûleur PerfectClean	•	•	•
Sécurité			
Sécurité gaz thermocouple	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Dimensions (l x h x p) en mm	650 x 90 x 520	650 x 90 x 520	750 x 90 x 520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm	560 mm x 480 mm	560 mm x 480 mm	560 mm x 480 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	—	—	—
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	—	—	—
Puissance totale de raccordement en kW	7,10	—	10,90
Accessoires fournis			
Câble d'alimentation	—	—	•
Prix de vente conseillé	€ 1.049,— (IN)	€ 1.149,— (IN)	€ 1.349,— (IN)

Tables de cuisson gaz



	KM 2356-1	KM 3010	KM 3034-1
Design			
Surface vitrocéramique	—	—	•
Cadre inox	—	—	—
Surface incurvée inox	—	—	—
Supports de casseroles en fer moulé (émail noir mat)	•	•	•
Encastrement à fleur de plan	—	—	—
Encastrement avec cadre	—	—	—
Équipement zones cuisson			
Nombre de zones de cuisson	5	4	5
Puissance brûleurs			
Petit brûleur en kW	1,00	1,00	1,00
Brûleur normal en kW	1,70	1,70	1,70
Grand brûleur en kW	2,70	2,70	2,70
Brûleur monowok en kW	—	—	—
Brûleur wok double en kW	4,50	—	4,70
1e zone/zone de cuisson			
Position	Avant gauche	Avant gauche	Avant gauche
Type	Brûleur éco.	Brûleur fort	Brûleur fort
2e zone/zone de cuisson			
Position	Arrière gauche	Arrière gauche	Arrière gauche
Type	Brûleur fort	Brûleur éco.	Brûleur éco.
3e zone/zone de cuisson			
Position	central	Arrière droit	central
Type	Brûleur wok doub.	Brûleur normal	Brûleur wok doub.
4e zone/zone de cuisson			
Position	Arrière droit	Avant droite	Arrière droit
Type	Brûleur normal	Brûleur normal	Brûleur normal
5e zone/zone de cuisson			
Position	Avant droite	—	Avant droite
Type	Brûleur normal	—	Brûleur normal
Confort d'utilisation			
Commande par bouton	•	•	•
Allumage électrique avec commande à une main	—	•	•
QuickStart	•	—	•
Confort d'entretien			
Supports de casserole lavables au lave-vaisselle	•	•	•
Brûleur PerfectClean	—	—	—
Sécurité			
Sécurité gaz thermocouple	—	•	—
Sécurité gaz thermocouple & redémarrage	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Dimensions (l x h x p) en mm	888 x 105 x 508	626 x 54 x 526	806 x 53 x 526
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm	862 mm x 490 mm	600 mm x 500 mm	780 mm x 500 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	—	—	—
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	101	63	78
Puissance totale de raccordement en kW	—	—	0,00 – 0,00
Accessoires fournis			
Câble d'alimentation	Non	Non	Non
Ensemble d'injecteurs pour gaz liquide	—	•	—
Anneau Wok	•	—	•
Anneau petite tasse	•	—	•
Prix de vente conseillé	€ 2.199,— (IN)	€ 1.449,— (IN) Disponible jusqu'au 30.11.2026	€ 2.299,— (IN) Disponible jusqu'au 30.11.2026

Tables de cuisson gaz




KM 3054-1	
Design	
Surface vitrocéramique	•
Cadre inox	—
Surface incurvée inox	—
Supports de casseroles en fer moulé (émail noir mat)	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	5
Puissance brûleurs	
Petit brûleur en kW	1,00
Brûleur normal en kW	1,70
Grand brûleur en kW	2,70
Brûleur monowok en kW	—
Brûleur wok double en kW	4,70
1e zone/zone de cuisson	
Position	Gauche centre
Type	Brûleur wok doub.
2e zone/zone de cuisson	
Position	Arrière centre
Type	Brûleur éco.
3e zone/zone de cuisson	
Position	Arrière droit
Type	Brûleur normal
4e zone/zone de cuisson	
Position	Avant droite
Type	Brûleur normal
5e zone/zone de cuisson	
Position	Avant centre
Type	Brûleur fort
Confort d'utilisation	
Commande par bouton	•
Allumage électrique avec commande à une main	•
QuickStart	•
Confort d'entretien	
Supports de casserole lavables au lave-vaisselle	•
Brûleur PerfectClean	—
Sécurité	
Sécurité gaz thermocouple & redémarrage	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x h x p) en mm	942 x 53 x 526
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à plat en mm	916 mm x 500 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à fleur de plan en mm	—
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	78
Puissance totale de raccordement en kW	11,8
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui
Anneau Wok	•
Anneau petite tasse	•
Prix de vente conseillé	€ 2.499,— (IN)


Disponible jusqu'au 30.11.2026

Tables de cuisson gaz


KM 2012




KM 3032




KM 2356-1




KM 3010




KM 3034-1



KM 3054-1







Hottes



Hottes



De bonnes perspectives pour votre projet de cuisine

Modèles de hottes Miele

Modèles

Hottes murales et îlots

Un accroche-regard pour votre cuisine



Hottes îlots



Hottes murales

Hottes de plafond

Hottes intégrées pour une vision dégagée




Hotte de plan de travail Downdraft

La solution élégante derrière la table de cuisson



Hottes encastrables

La solution parfaite pour chaque type d'encastrement




Hottes télescopiques




Hottes classiques



Hotte de table



Hottes totalement intégrables



Hottes encastrables

La hotte idéale pour votre table de cuisson

Largeurs de hottes Miele

Pour des cuisines de petite et moyenne taille

Hottes de largeurs comprises entre 50 cm et 80 cm



Pour grandes cuisines et cuisines ouvertes

Hottes de largeurs comprises entre 90 cm et 120 cm



Commande intuitive pour simplifier la cuisine


La commande intuitive des hottes Miele



SmartControl White – une commande intuitive et élégante



SmartControl – une commande tactile élégante



ComfortControl – une commande ultra simple




EasySwitch – sélection par simple pression de doigt

La solution adaptée à chaque foyer

Modes de fonctionnement des hottes Miele

Lors de la cuisson, et en particulier du rôtissage, un mélange de vapeur d'eau, de graisses et d'odeurs se forme. Sans évacuation ni système de filtration, la buée reste dans la cuisine, dégradant ainsi l'air ambiant. Sur le long terme, le mobilier, les tapis, les rideaux, etc. s'abîment en raison des graisses et des fumées qui s'y logent. Vous disposez de trois possibilités pour purifier efficacement l'air : le mode évacuation d'air, le mode évacuation d'air avec ventilateur externe et le mode recyclage.



Mode évacuation d'air — extrêmement efficace et déshumidifiant



Mode évacuation d'air avec un ventilateur externe — puissant et très silencieux




Mode recyclage — simplicité et efficacité énergétique

Des possibilités multiples

Systèmes de filtration Miele pour le mode recyclage


Les hottes de Miele en mode recyclage éliminent efficacement les odeurs de cuisine. Pour cela, un filtre à charbon actif spécial retient de façon fiable les odeurs. Pour éliminer les odeurs, Miele propose différents filtres à charbon actif, qui garantissent un air pur dans la cuisine. La sélection du filtre dépend du modèle.



Filtre Active AirClean



Filtre à charbon régénérable



Filtre Sensitive AirClean

Quelle couleur préférez-vous pour votre hotte ?

Des hottes de couleur sont disponibles en fabrication sur mesure

Vous cherchez une hotte dans une couleur spéciale pour en faire un élément phare de votre cuisine ? Ou vous préférez une couleur qui s'harmonise parfaitement avec votre cuisine ? Ces options sont offertes avec les modèles suivants sous forme de fabrication sur mesure :

- hottes murales PUR 68 W et PUR 98 W
- hottes îlots PUR 98 D

Choisissez la nuance parfaite parmi une large gamme de couleurs RAL.



Un positionnement adéquat pour chaque situation

Les hottes Miele en mouvement – Hood in Motion

Les hottes Miele sont conçues pour les personnes qui apprécient le caractère exceptionnel des choses. Vous avez des exigences particulières ? Alors, vous allez adorer nos hottes motorisées. Le corps de la hotte de ces appareils exclusifs et de prestige se déplace dans la position de fonctionnement idéale et vous fait gagner de la place en se remettant en position initiale (position Parking) lorsque vous éteignez la hotte. De surcroît, vous pouvez régler en continu la hotte îlot motorisée à la hauteur qui vous convient. Une ergonomie idéale, une aspiration hautement efficace et une intégration harmonieuse dans la conception de la cuisine. C'est toute la technologie fascinante de Miele.



Hotte Levantar

L'un des principaux avantages de cette hotte est de pouvoir s'adapter à tous les styles de cuisine. Une simple pression de bouton suffit pour faire apparaître la hotte de plan de travail Downdraft et la mettre en marche. Les vapeurs de cuisson et les odeurs sont absorbées immédiatement. Si vous n'avez plus besoin de la hotte, vous pouvez également l'escamoter à nouveau dans le plan de travail par une légère pression du bouton.



Quelles caractéristiques recherchez-vous ?

Les points forts* des hottes Miele

Exclusivité Miele

Con@ctivity – la fonction automatique des hottes Miele

Concentrez-vous pleinement sur la cuisson : Avec Con@ctivity, votre hotte fait automatiquement ce qu'il faut. Dès que la table de cuisson est allumée ou éteinte, la hotte réagit automatiquement. La puissance d'aspiration est automatiquement adaptée en fonction de la table de cuisson, assurant ainsi un climat ambiant idéal. Les appareils communiquent entre eux par Wi-Fi.



SmartControl

Fonctionnelle et de qualité supérieure : Profitez d'une commande tactile pratique avec affichage en jaune.



EcoMotor

Puissant et économe en énergie : Le moteur à courant continu permet d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie par rapport aux ventilateurs classiques.



Silence

Efficace et très silencieux : Le ventilateur est doté de nattes insonorisantes spéciales et d'une isolation parfaite.



Miele CleanCover

Protection et nettoyage aisé : La paroi lisse fermée permet d'éviter tout contact avec les câbles ou le moteur.



Filtres à graisses métalliques en inox (à dix couches)

Efficace et esthétique : excellente séparation de la graisse et nettoyage facile au lave-vaisselle.

* Selon le modèle

Que signifient les pictogrammes ?

Aperçu de tous les pictogrammes des hottes Miele



Efficacité énergétique

Les classes d'efficacité énergétique indiquées vont de A+++ à D.



Con@ctivity

Fonction automatique avec Wi-Fi pour un climat idéal dans la pièce et un excellent confort d'utilisation.



10 x filtration

Filtre à graisses en métal à 10 couches, convient pour le nettoyage au lave-vaisselle.



Indicateur de filtre

Écran de saturation programmable pour les filtres à graisses et le filtre à charbon actif.



EcoMotor

Hotte particulièrement efficace.



Silence


Particulièrement silencieux dans la cuisine.

Hottes de plan de travail



	DAD 4370 Levantar	DAD 4870 Levantar	DAD 6880 Levantar Ambient
Mode d'aspiration			
Type d'évacuation d'air	Convertible	Convertible	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 600,DUP 150	DUU 600,DUP 150	DUU 600,DUP 150
Filtre à charbon actif en option	DKF 30-P, DKF 30-R	DKF 30-P, DKF 30-R	DKF 30-P, DKF 30-R
Confort d'utilisation			
Miele@home	•	•	•
Con@ctivity 3.0	—	—	—
Commande	SmartControl	SmartControl	SmartControl White
Commande via la table de cuisson	•	•	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3	3	3
Durée arrêt différé 5/15 min.	•	•	•
Niveaux Booster	2	2	2
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•	•	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•	•	•
Pack Silence	—	—	—
Défecteur escamotable	•	•	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•	•	•
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A
Consommation d'énergie en kWh/an	41,1	41,1	41,1
Classe du degré de saturation des graisses	B	B	B
Moteur Eco à courant continu	•	•	•
Système Gestion de puissance	•	•	•
Système de filtration			
Filtres à graisse lavables	2	2	2
Éclairage			
Nombre x Watt	1 x 12 W	1 x 12 W	1x 12W + 1x 8W
Puissance d'éclairage en lx	400 lx	400 lx	400 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•	•	•
Éclairage d'ambiance couleur	—	—	•
Air recyclage			
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/min)	420	420	420
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h)	525	525	525
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m³/h)	560	560	560
Puissance acoustique niveau 3 (dB)	69,0	69,0	69,0
Puissance acoustique Booster niveau 1 (dB)	74,0	74,0	74,0
Puissance acoustique Booster niveau 2 (dB)	75,0	75,0	75,0
Pression acoustique niveau 3 (dB)	55,0	55,0	55,0
Pression acoustique Booster niveau 1 (dB)	61,0	61,0	61,0
Pression acoustique Booster niveau 2 (dB)	62,0	62,0	62,0
Caractéristiques techniques			
Dimension du corps de la hotte (l x h x p) en mm	916 x 708 x 171	800 x 708 x 171	800 x 708 x 171
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	815	790	790
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	106	106	106
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan à l'intérieur	815	790	790
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan à l'intérieur	106	106	106
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan à l'extérieur	920	804	804
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan à l'extérieur	124	124	124
Largeur minimale du meuble bas en mm	900	900	900
Puissance totale de raccordement en kW	0,25	0,25	0,26
Tension en V	230	230	230
Accessoires fournis			
Pieds de l'appareil étendus	—	—	—
Barrette de jonction en combinaison avec la table de cuisson	—	—	—
Prix de vente conseillé	€ 2.799,—	€ 2.799,—	€ 2.999,—

Hottes de plan de travail




	DAD 6980 Levantar Ambient
Mode d'aspiration	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 600,DUP 150
Filtre à charbon actif en option	DKF 30-P, DKF 30-R
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Con@ctivity 3.0	—
Commande	SmartControl White
Commande via la table de cuisson	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Niveaux Booster	2
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Pack Silence	—
Défecteur escamotable	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie en kWh/an	41,1
Classe du degré de saturation des graisses	B
Moteur Eco à courant continu	•
Système Gestion de puissance	•
Système de filtration	
Filtres à graisse lavables	2
Éclairage	
Nombre x Watt	1x 12W + 1x 8W
Puissance d'éclairage en lx	400 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Éclairage d'ambiance couleur	•
Air recyclage	
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/min)	420
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h)	525
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m³/h)	560
Puissance acoustique niveau 3 (dB)	69,0
Puissance acoustique Booster niveau 1 (dB)	74,0
Puissance acoustique Booster niveau 2 (dB)	75,0
Pression acoustique niveau 3 (dB)	55,0
Pression acoustique Booster niveau 1 (dB)	61,0
Pression acoustique Booster niveau 2 (dB)	62,0
Caractéristiques techniques	
Dimension du corps de la hotte (l x h x p) en mm	936 x 708 x 171
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	815
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	106
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan à l'intérieur	815
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan à l'intérieur	106
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan à l'extérieur	940
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan à l'extérieur	124
Largeur minimale du meuble bas en mm	900
Puissance totale de raccordement en kW	0,26
Tension en V	230
Accessoires fournis	
Pieds de l'appareil étendus	—
Barrette de jonction en combinaison avec la table de cuisson	—
Prix de vente conseillé	€ 2.999,—

Hottes de plafond




	DAC 2940 Stella	DAC 4240 Stella Ambient	DAC 4940 Stella Ambient
Mode d'aspiration			
Type d'évacuation d'air	Convertible	Convertible	Convertible
Fonctionnement externe	—	—	—
Kit de recyclage en option	—	—	—
Filtre à charbon actif en option	DKF 35-P	DKF 35-P	DKF 35-P
Confort d'utilisation			
Miele@home	•	•	•
Con@ctivity 3.0	—	—	—
Commande	EasySwitch	EasySwitch	EasySwitch
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3	3	3
Durée arrêt différé 5/15 min.	•	•	•
Niveaux Booster	1	2	2
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•	•	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•	•	•
Pack Silence	—	•	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•	•	•
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++	A++
Consommation d'énergie en kWh/an	31,7	31,2	32,0
Classe du degré de saturation des graisses	C	C	C
Moteur Eco à courant continu	•	•	•
Système Gestion de puissance	•	•	•
Système de filtration			
Nombre de filtres à graisses à 10 couches	4	4	4
Éclairage			
Nombre x Watt	2 x 7,2 W	2 x 7,2 W / 2 x 9 W	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Puissance d'éclairage en lx	525 lx	440 lx	470 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	—	•	•
Éclairage d'ambiance	—	•	•
Air recyclage			
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/min)	425	420	425
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h)	525	520	525
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m³/h)	—	550	565
Puissance acoustique niveau 3 (dB)	65,0	63,0	63,0
Puissance acoustique Booster niveau 1 (dB)	70,0	68,0	68,0
Puissance acoustique Booster niveau 2 (dB)	—	69,0	69,0
Pression acoustique niveau 3 (dB)	50,0	48,0	48,0
Pression acoustique Booster niveau 1 (dB)	54,0	52,0	52,0
Pression acoustique Booster niveau 2 (dB)	—	54,0	54,0
Caractéristiques techniques			
Dimension du corps de la hotte (l x h x p) en mm	880 x 196 x 500	1165 x 196 x 500	880 x 196 x 500
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm	196	196	196
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm	196	196	196
Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm	196	196	196
Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm	196	196	196
Dimensions de chargement min. au-dessus de l'appareil électrique en mm	450	450	450
Dist. min. au-dessus gaz en mm	650	650	650
Puissance totale de raccordement en kW	0,17	0,19	0,19
Tension en V	230	230	230
Accessoires fournis			
Clapet anti-retour	•	•	•
Manchon de réduction de 150 à 125 mm Ø	•	•	•
Télécommande	•	•	•
Prix de vente conseillé	€ 2.059,— (IN)	€ 2.659,— (IN)	€ 2.559,— (BLBR / NR MAT)

Hottes de plafond



DAC 4943 EXTA Stella Ambient	
Mode d'aspiration	
Type d'évacuation d'air	—
Fonctionnement externe	•
Kit de recyclage en option	—
Filtre à charbon actif en option	DKF 35-P
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Con@ctivity 3.0	—
Commande	EasySwitch
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Niveaux Booster	1
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Pack Silence	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	C
Consommation d'énergie en kWh/an	116,8
Classe du degré de saturation des graisses	C
Moteur Eco à courant continu	—
Système Gestion de puissance	—
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses à 10 couches	4
Éclairage	
Nombre x Watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Puissance d'éclairage en lx	470 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Éclairage d'ambiance	•
Air recyclage	
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/min)	—
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h)	—
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m³/h)	—
Puissance acoustique niveau 3 (dB)	—
Puissance acoustique Booster niveau 1 (dB)	—
Puissance acoustique Booster niveau 2 (dB)	—
Pression acoustique niveau 3 (dB)	—
Pression acoustique Booster niveau 1 (dB)	—
Pression acoustique Booster niveau 2 (dB)	—
Caractéristiques techniques	
Dimension du corps de la hotte (l x h x p) en mm	880 x 196 x 500
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm	196
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm	196
Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm	196
Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm	196
Dimensions de chargement min. au-dessus de l'appareil électrique en mm	450
Dist. min. au-dessus gaz en mm	650
Puissance totale de raccordement en kW	0,01
Tension en V	230
Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•
Manchon de réduction de 150 à 125 mm Ø	•
Télécommande	•
Prix de vente conseillé	€ 2.519,— (IN)

Groupes filtrants



	DAE 1530	DA 2558	DA 2360
Mode d'aspiration			
Type d'évacuation d'air	Convertible	Convertible	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 150, DUU 151	DUU 151	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKF 32-P	DKF 15-P	DKF 19-P
Design			
Panneaux d'aspiration périphérique	—	—	—
Confort d'utilisation			
Miele@home	—	•	—
Con@ctivity 3.0	—	•	—
Commande	EasySwitch	Touches sensibles avec LED	Touches sensibles avec LED
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3	3	3
Durée arrêt différé 5/15 min.	—	•	—
Niveaux Booster	1	1	1
Affichage de la saturation du filtre à graisses	—	•	—
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	—	•	—
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•	•	•
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	B	A	A
Consommation d'énergie en kWh/an	72,2	51,7	49,1
Classe du degré de saturation des graisses	B	B	B
Moteur Eco à courant continu	—	—	—
Système Gestion de puissance	—	—	—
Système de filtration			
Nombre de filtres à graisses à 10 couches	1	1	1
Éclairage			
Nombre x Watt	1 x 3,2 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Puissance d'éclairage en lx	360 lx	330 lx	350 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin	3000 Kelvin	3000 Kelvin
Variateur de luminosité	—	—	—
Ventilateur			
Nombre de ventilateurs	1	—	—
Air recyclage			
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/min)	395	320	320
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h)	630	530	500
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m³/h)	—	—	—
Puissance acoustique niveau 3 (dB)	59,0	63,0	64,0
Puissance acoustique Booster niveau 1 (dB)	71,0	72,0	72,0
Puissance acoustique Booster niveau 2 (dB)	—	—	—
Pression acoustique niveau 3 (dB)	45,0	48,0	49,0
Pression acoustique Booster niveau 1 (dB)	57,0	57,0	57,0
Pression acoustique Booster niveau 2 (dB)	—	—	—
Caractéristiques techniques			
Dimension du corps de la hotte (l x h x p) en mm	532 x 50 x 372	532 x 50 x 372	584 x 63 x 297
Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm	—	—	—
Hauteur totale pour les hottes en mode recyclage en mm	—	—	—
Dimensions de chargement min. au-dessus de l'appareil électrique en mm	450	450	450
Dist. min. au-dessus gaz en mm	650	650	650
Puissance totale de raccordement en kW	0,20	0,22	0,22
Tension en V	230	230	230
Accessoires fournis			
Clapet anti-retour	•	•	•
Raccords de ventilateurs	—	—	—
Prix de vente conseillé	€ 579,— (IN)	€ 889,— (IN)	€ 1.039,— (IN)

Groupes filtrants




	DA 2390	DA 2628	DA 2668
Mode d'aspiration			
Type d'évacuation d'air	Convertible	Évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 151	—	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKF 19-P	—	DKF 19-P
Design			
Panneaux d'aspiration périphérique	—	•	•
Confort d'utilisation			
Miele@home	—	•	•
Con@ctivity 3.0	—	•	•
Commande	Touches sensibles avec LED	Touches sensibles avec LED	Touches sensibles avec LED
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3	3	3
Durée arrêt différé 5/15 min.	—	•	•
Niveaux Booster	1	1	1
Affichage de la saturation du filtre à graisses	—	•	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	—	—	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•	•	•
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A	A+	A+
Consommation d'énergie en kWh/an	55,3	26,8	28,4
Classe du degré de saturation des graisses	A	A	A
Moteur Eco à courant continu	—	•	•
Système Gestion de puissance	—	•	•
Système de filtration			
Nombre de filtres à graisses à 10 couches	2	4	2
Éclairage			
Nombre x Watt	4 x 3 W	3 x 4,5 W	2 x 4,5 W
Puissance d'éclairage en lx	500 lx	700 lx	700 lx
Température de couleur en K	3000 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	—	•	•
Ventilateur			
Nombre de ventilateurs	—	—	—
Air recyclage			
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/min)	320	365	330
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h)	500	535	490
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m³/h)	—	—	—
Puissance acoustique niveau 3 (dB)	64,0	62,0	64,0
Puissance acoustique Booster niveau 1 (dB)	72,0	74,0	74,0
Puissance acoustique Booster niveau 2 (dB)	—	—	—
Pression acoustique niveau 3 (dB)	49,0	48,0	49,0
Pression acoustique Booster niveau 1 (dB)	57,0	59,0	60,0
Pression acoustique Booster niveau 2 (dB)	—	—	—
Caractéristiques techniques			
Dimension du corps de la hotte (l x h x p) en mm	884 x 63 x 297	1180 x 63 x 293	580 x 63 x 293
Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm	—	—	—
Hauteur totale pour les hottes en mode recyclage en mm	—	—	—
Dimensions de chargement min. au-dessus de l'appareil électrique en mm	450	450	450
Dist. min. au-dessus gaz en mm	650	650	650
Puissance totale de raccordement en kW	0,23	0,09	0,08
Tension en V	230	230	230
Accessoires fournis			
Clapet anti-retour	•	•	•
Raccords de ventilateurs	—	—	—
Prix de vente conseillé	€ 1.449,— (IN)	€ 2.769,— (IN) € 2.889,— (BLBR)	€ 1.819,— (IN)

Groupes filtrants



	DA 2698	DA 2698 EXTA
Mode d'aspiration		
Type d'évacuation d'air	Convertible	Évacuation d'air
Kit de recyclage en option	DUU 151	—
Filtre à charbon actif en option	DKF 19-P	DKF 19-P
Design		
Panneaux d'aspiration périphérique	•	•
Confort d'utilisation		
Miele@home	•	•
Con@ctivity 3.0	•	•
Commande	Touches sensibles avec LED	Touches sensibles avec LED
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3	3
Durée arrêt différé 5/15 min.	•	•
Niveaux Booster	1	1
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•	—
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•	•
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+	C
Consommation d'énergie en kWh/an	28,6	112,6
Classe du degré de saturation des graisses	A	A
Moteur Eco à courant continu	•	—
Système Gestion de puissance	•	—
Système de filtration		
Nombre de filtres à graisses à 10 couches	2	2
Éclairage		
Nombre x Watt	4 x 3 W	4 x 3 W
Puissance d'éclairage en lx	650 lx	650 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•	•
Ventilateur		
Nombre de ventilateurs	—	—
Air recyclage		
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/min)	365	—
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h)	535	—
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m³/h)	—	—
Puissance acoustique niveau 3 (dB)	62,0	—
Puissance acoustique Booster niveau 1 (dB)	74,0	—
Puissance acoustique Booster niveau 2 (dB)	—	—
Pression acoustique niveau 3 (dB)	48,0	—
Pression acoustique Booster niveau 1 (dB)	59,0	—
Pression acoustique Booster niveau 2 (dB)	—	—
Caractéristiques techniques		
Dimension du corps de la hotte (l x h x p) en mm	880 x 63 x 293	880 x 63 x 293
Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm	—	—
Hauteur totale pour les hottes en mode recyclage en mm	—	—
Dimensions de chargement min. au-dessus de l'appareil électrique en mm	450	450
Dist. min. au-dessus gaz en mm	650	650
Puissance totale de raccordement en kW	0,09	0,01
Tension en V	230	230
Accessoires fournis		
Clapet anti-retour	•	•
Raccords de ventilateurs	—	—
Prix de vente conseillé	€ 2.469,— (IN)	€ 2.419,— (IN)

Hottes télescopiques



	DAS 2620	DAS 2620 EXTA	DAS 2920
Mode d'aspiration			
Type d'évacuation d'air	Convertible	Convertible	Convertible
Fonctionnement externe	—	•	—
Kit de recyclage en option	DUU 151, DUU 150	DUU 151, DUU 150	DUU 151, DUU 150
Filtre à charbon actif en option	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P
Confort d'utilisation			
Miele@home	—	—	—
Con@ctivity 3.0	—	—	—
Commande	Touches sensibles avec LED	Touches sensibles avec LED	EasySwitch
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	—	—	—
Durée arrêt différé 5/15 min.	—	—	—
Niveaux Booster	1	1	1
Affichage de la saturation du filtre à graisses	—	—	—
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	—	—	—
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•	•	•
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A	C	A
Consommation d'énergie en kWh/an	41,7	109,5	42,0
Classe du degré de saturation des graisses	A	A	A
Moteur Eco à courant continu	—	—	—
Système Gestion de puissance	—	—	—
Système de filtration			
Nombre de filtres à graisses à 10 couches	1	1	1
Éclairage			
Nombre x Watt	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en lx	310 lx	310 lx	275 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	—	—	—
Air recyclage			
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/min)	415	—	415
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h)	550	—	550
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m³/h)	—	—	—
Puissance acoustique niveau 3 (dB)	68,0	—	68,0
Puissance acoustique Booster niveau 1 (dB)	74,0	—	75,0
Puissance acoustique Booster niveau 2 (dB)	—	—	—
Pression acoustique niveau 3 (dB)	54,0	—	54,0
Pression acoustique Booster niveau 1 (dB)	61,0	—	61,0
Pression acoustique Booster niveau 2 (dB)	—	—	—
Caractéristiques techniques			
Dimension du corps de la hotte (l x h x p) en mm	596 x 36 x 273	596 x 36 x 273	896 x 36 x 273
Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm	—	—	—
Hauteur totale pour les hottes en mode recyclage en mm	—	—	—
Dimensions de chargement min. au-dessus de l'appareil électrique en mm	450	450	450
Dist. min. au-dessus gaz en mm	650	650	650
Puissance totale de raccordement en kW	0,20	0,00	0,20
Tension en V	230	230	230
Accessoires fournis			
Clapet anti-retour	•	•	•
Prix de vente conseillé	€ 629,— (IN)	€ 599,— (IN)	€ 729,— (IN)

Hottes télescopiques



	DAS 2920 EXTA	DAS 4620	DAS 4920
Mode d'aspiration			
Type d'évacuation d'air	—	Convertible	Convertible
Fonctionnement externe	•	—	—
Kit de recyclage en option	DUU 151, DUU 150	DUU 151, DUU 150	DUU 151, DUU 150
Filtre à charbon actif en option	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P	DKFS 31-P, DKFS 31-R	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Confort d'utilisation			
Miele@home	—	•	•
Con@ctivity 3.0	—	•	•
Commande	EasySwitch	EasySwitch	EasySwitch
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	—	—	—
Durée arrêt différé 5/15 min.	—	•	•
Niveaux Booster	1	1	1
Affichage de la saturation du filtre à graisses	—	•	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	—	•	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•	•	•
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	C	A+++	A+++
Consommation d'énergie en kWh/an	109,5	23,1	22,9
Classe du degré de saturation des graisses	A	A	A
Moteur Eco à courant continu	—	•	•
Système Gestion de puissance	—	•	•
Système de filtration			
Nombre de filtres à graisses à 10 couches	1	1	1
Éclairage			
Nombre x Watt	1 x 3,2 W	1 x 3 W	1 x 3 W
Puissance d'éclairage en lx	275 lx	330 lx	300 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	—	•	•
Air recyclage			
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/min)	—	380	380
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h)	—	585	585
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m³/h)	—	—	—
Puissance acoustique niveau 3 (dB)	—	62,0	61,0
Puissance acoustique Booster niveau 1 (dB)	—	72,0	73,0
Puissance acoustique Booster niveau 2 (dB)	—	—	—
Pression acoustique niveau 3 (dB)	—	48,0	48,0
Pression acoustique Booster niveau 1 (dB)	—	59,0	59,0
Pression acoustique Booster niveau 2 (dB)	—	—	—
Caractéristiques techniques			
Dimension du corps de la hotte (l x h x p) en mm	896 x 36 x 273	596 x 36 x 273	896 x 36 x 273
Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm	—	—	—
Hauteur totale pour les hottes en mode recyclage en mm	—	—	—
Dimensions de chargement min. au-dessus de l'appareil électrique en mm	450	450	450
Dist. min. au-dessus gaz en mm	650	650	650
Puissance totale de raccordement en kW	0,00	0,09	0,09
Tension en V	230	230	230
Accessoires fournis			
Clapet anti-retour	•	•	•
Prix de vente conseillé	€ 699,— (IN)	€ 819,— (IN) € 859,— (NR MAT)	€ 969,— (IN)

Hottes télescopiques




	DAS 4630	DAS 4930	DAS 4640
Mode d'aspiration			
Type d'évacuation d'air	Convertible	Convertible	Convertible
Fonctionnement externe	—	—	—
Kit de recyclage en option	DUU 151, DUU 150	DUU 151, DUU 150	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKFS 31-P, DKFS 31-R	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P	DKF 31-P, DKF 31-R
Confort d'utilisation			
Miele@home	•	•	•
Con@ctivity 3.0	•	•	•
Commande	SmartControl	SmartControl	EasySwitch
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	—	—	—
Durée arrêt différé 5/15 min.	•	•	•
Niveaux Booster	2	2	1
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•	•	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•	•	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•	•	•
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A+++	A+
Consommation d'énergie en kWh/an	23,5	23,4	27,4
Classe du degré de saturation des graisses	A	A	B
Moteur Eco à courant continu	•	•	•
Système Gestion de puissance	•	•	•
Système de filtration			
Nombre de filtres à graisses à 10 couches	1	1	2
Éclairage			
Nombre x Watt	1 x 3 W	1 x 3 W	1 x 3 W
Puissance d'éclairage en lx	330 lx	300 lx	300 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•	•	•
Air recyclage			
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/min)	380	380	405
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h)	585	695	580
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m³/h)	695	720	—
Puissance acoustique niveau 3 (dB)	62,0	61,0	61,0
Puissance acoustique Booster niveau 1 (dB)	72,0	73,0	70,0
Puissance acoustique Booster niveau 2 (dB)	77,0	77,0	—
Pression acoustique niveau 3 (dB)	48,0	48,0	48,0
Pression acoustique Booster niveau 1 (dB)	59,0	59,0	57,0
Pression acoustique Booster niveau 2 (dB)	63,0	63,0	—
Caractéristiques techniques			
Dimension du corps de la hotte (l x h x p) en mm	596 x 36 x 273	896 x 36 x 273	561 x 68 x 307
Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm	—	—	—
Hauteur totale pour les hottes en mode recyclage en mm	—	—	—
Dimensions de chargement min. au-dessus de l'appareil électrique en mm	450	450	450
Dist. min. au-dessus gaz en mm	650	650	—
Puissance totale de raccordement en kW	0,16	0,16	0,08
Tension en V	230	230	230
Accessoires fournis			
Clapet anti-retour	•	•	•
Prix de vente conseillé	€ 1.039,— (NR)	€ 1.199,— (NR)	€ 1.199,— (Verre transparent)

Hottes télescopiques




	DAS 4940	DAS 8930 (Prestige)
Mode d'aspiration		
Type d'évacuation d'air	Convertible	Convertible
Fonctionnement externe	—	—
Kit de recyclage en option	DUU 151	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKF 31-P, DKF 31-R	DKF 31-P, DKF 31-R
Confort d'utilisation		
Miele@home	•	•
Con@ctivity 3.0	•	•
Commande	EasySwitch	SmartControl
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	—	—
Durée arrêt différé 5/15 min.	•	•
Niveaux Booster	1	2
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•	•
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++	A++
Consommation d'énergie en kWh/an	24,8	25,2
Classe du degré de saturation des graisses	B	B
Moteur Eco à courant continu	•	•
Système Gestion de puissance	•	•
Système de filtration		
Nombre de filtres à graisses à 10 couches	2	2
Éclairage		
Nombre x Watt	1 x 3 W	1 x 3 W
Puissance d'éclairage en lx	285 lx	270 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•	•
Air recyclage		
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/min)	425	425
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h)	610	630
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m³/h)	—	720
Puissance acoustique niveau 3 (dB)	61,0	61,0
Puissance acoustique Booster niveau 1 (dB)	70,0	71,0
Puissance acoustique Booster niveau 2 (dB)	—	74,0
Pression acoustique niveau 3 (dB)	47,0	47,0
Pression acoustique Booster niveau 1 (dB)	56,0	57,0
Pression acoustique Booster niveau 2 (dB)	—	60,0
Caractéristiques techniques		
Dimension du corps de la hotte (l x h x p) en mm	861 x 68 x 307	861 x 60 x 307
Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm	—	—
Hauteur totale pour les hottes en mode recyclage en mm	—	—
Dimensions de chargement min. au-dessus de l'appareil électrique en mm	450	450
Dist. min. au-dessus gaz en mm	—	650
Puissance totale de raccordement en kW	0,08	0,23
Tension en V	230	230
Accessoires fournis		
Clapet anti-retour	•	•
Prix de vente conseillé	€ 1.289,— (Verre transparent)	€ 1.859,— (IN)

Hottes classiques




	DA 1200	DA 1260
Mode d'aspiration		
Type d'évacuation d'air	Convertible	Convertible
Kit de recyclage en option	—	—
Filtre à charbon actif en option	DKF 18-P	DKF 18-P
Confort d'utilisation		
Commande	Curseur	Curseur
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3	3
Niveaux Booster	1	1
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•	•
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique	C	C
Consommation d'énergie en kWh/an	90,4	91,6
Classe du degré de saturation des graisses	A	A
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•	•
Système de filtration		
Nombre de filtres à graisses à 10 couches	3	2
Éclairage		
Nombre x Watt	2 x 3 W	2 x 3 W
Puissance d'éclairage en lx	275 lx	330 lx
Température de couleur en K	3000 Kelvin	3000 Kelvin
Air recyclage		
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/min)	195	195
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h)	220	220
Puissance acoustique niveau 3 (dB)	73,0	73,0
Puissance acoustique Booster niveau 1 (dB)	75,0	75,0
Pression acoustique niveau 3 (dB)	59,0	59,0
Pression acoustique Booster niveau 1 (dB)	62,0	62,0
Caractéristiques techniques		
Dimension du corps de la hotte (l x h x p) en mm	998 x 125 x 500	598 x 125 x 500
Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm	—	—
Hauteur totale pour les hottes en mode recyclage en mm	—	—
Dimensions de chargement min. au-dessus de l'appareil électrique en mm	450	450
Dist. min. au-dessus gaz en mm	650	650
Puissance totale de raccordement en kW	0,23	0,23
Tension en V	230	230
Accessoires fournis		
Clapet anti-retour	•	•
Manchon de déviation pour recyclage	•	•
Manchon de réduction de 150 à 125 mm Ø	•	•
Prix de vente conseillé	€ 729,— (IN)	€ 579,— (IN / BLBR)

Hottes décoratives murales




	DA 4298 W Puristic Plus	DA 6698 W Puristic Edition 6000	DA 9092 W Screen
Mode d'aspiration			
Type d'évacuation d'air	Convertible	Convertible	Convertible
Fonctionnement externe	—	—	—
Kit de recyclage en option	DUW 20	DUW 20	—
Filtre à charbon actif en option	DKF 12-P	DKF 12-P	DKF 29
Design			
Disponible en couleur RAL (indiquer le code couleur à la commande)	—	—	—
Confort d'utilisation			
Miele@home	•	•	—
Con@ctivity 3.0	•	•	—
Commande	Touches sensibles avec LED	Commandes tactiles sur verre	Commandes tactiles sur verre
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3	3	3
Durée arrêt différé 5/15 min.	•	•	—
Niveaux Booster	1	1	1
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•	•	—
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•	•	—
Pack Silence	•	•	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•	•	•
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++	B
Consommation d'énergie en kWh/an	26,7	24,6	67,7
Classe du degré de saturation des graisses	A	A	B
Moteur Eco à courant continu	•	•	—
Système Gestion de puissance	•	•	—
Système de filtration			
Nombre de filtres à graisses à 10 couches	3	3	2
Éclairage			
Nombre x Watt	3 x 3 W	3 x 3 W	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en lx	670 lx	670 lx	300 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•	•	—
Éclairage d'ambiance	—	—	—
Air recyclage			
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/min)	315	315	385
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h)	460	460	605
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m³/h)	—	—	—
Puissance acoustique niveau 3 (dB)	64,0	63,0	58,0
Puissance acoustique Booster niveau 1 (dB)	73,0	72,0	69,0
Puissance acoustique Booster niveau 2 (dB)	—	—	—
Pression acoustique niveau 3 (dB)	49,0	48,0	44,0
Pression acoustique Booster niveau 1 (dB)	58,0	57,0	55,0
Pression acoustique Booster niveau 2 (dB)	—	—	—
Caractéristiques techniques			
Dimension du corps de la hotte (l x h x p) en mm	898 x 62 x 500	898 x 85 x 500	880 x 500 x 260
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm	685	710	500
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm	1005	1030	500
Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm	815	840	500
Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm	1135	1160	500
Dimensions de chargement min. au-dessus de l'appareil électrique en mm	450	450	450
Dist. min. au-dessus gaz en mm	650	650	650
Puissance totale de raccordement en kW	0,08	0,08	0,20
Tension en V	230	230	230
Accessoires fournis			
Clapet anti-retour	•	•	•
Prix de vente conseillé	€ 1.989,— (IN)	€ 2.669,— (IN)	€ 1.349,— (NR)

Hottes décoratives murales



	DA 9299 W Screen blbo	DAH 1650 Active	DAH 1950 Active
Mode d'aspiration			
Type d'évacuation d'air	Convertible	Convertible	Convertible
Fonctionnement externe	—	—	—
Kit de recyclage en option	—	—	—
Filtre à charbon actif en option	DKF 29	DKF 29	DKF 29
Design			
Disponible en couleur RAL (indiquer le code couleur à la commande)	—	—	—
Confort d'utilisation			
Miele@home	•	—	—
Con@ctivity 3.0	•	—	—
Commande	Commandes tactiles sur verre	ComfortControl	ComfortControl
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3	3	3
Durée arrêt différé 5/15 min.	•	—	—
Niveaux Booster	2	1	1
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•	—	—
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•	—	—
Pack Silence	•	—	—
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•	—	—
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A+++	B	B
Consommation d'énergie en kWh/an	21,3	56,2	56,8
Classe du degré de saturation des graisses	C	C	C
Moteur Eco à courant continu	•	—	—
Système Gestion de puissance	•	—	—
Système de filtration			
Nombre de filtres à graisses à 10 couches	3	2	2
Éclairage			
Nombre x Watt	1 x 3,0 W	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en lx	350 lx	330 lx	300 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	—	—	—
Éclairage d'ambiance	—	—	—
Air recyclage			
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/min)	420	385	370
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h)	620	570	570
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m³/h)	715	—	—
Puissance acoustique niveau 3 (dB)	59,0	67,0	66,0
Puissance acoustique Booster niveau 1 (dB)	68,0	74,0	74,0
Puissance acoustique Booster niveau 2 (dB)	71,0	—	—
Pression acoustique niveau 3 (dB)	44,0	53,0	52,0
Pression acoustique Booster niveau 1 (dB)	54,0	61,0	60,0
Pression acoustique Booster niveau 2 (dB)	57,0	—	—
Caractéristiques techniques			
Dimension du corps de la hotte (l x h x p) en mm	880 x 500 x 260	598 x 443 x 388	898 x 443 x 388
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm	500	830	830
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm	500	1210	1210
Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm	500	443	443
Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm	500	443	443
Dimensions de chargement min. au-dessus de l'appareil électrique en mm	450	450	450
Dist. min. au-dessus gaz en mm	650	650	650
Puissance totale de raccordement en kW	0,23	0,24	0,24
Tension en V	230	230	230
Accessoires fournis			
Clapet anti-retour	•	•	•
Prix de vente conseillé	€ 1.859,— (BLBO)	€ 1.139,— (NR)	€ 1.139,— (NR)

Hottes décoratives murales



	DAH 2960 Escala	DAH 2960 EXTA Escala	DAH 4970 Sienna
Mode d'aspiration			
Type d'évacuation d'air	Convertible	—	Convertible
Fonctionnement externe	—	•	—
Kit de recyclage en option	—	—	—
Filtre à charbon actif en option	DKF 29	—	DKF 29
Design			
Disponible en couleur RAL (indiquer le code couleur à la commande)	—	—	—
Confort d'utilisation			
Miele@home	•	•	•
Con@ctivity 3.0	•	•	—
Commande	ComfortControl	ComfortControl	SmartControl
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3	3	3
Durée arrêt différé 5/15 min.	—	—	•
Niveaux Booster	1	1	2
Affichage de la saturation du filtre à graisses	—	—	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	—	—	•
Pack Silence	—	—	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•	•	•
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	B	C	A++
Consommation d'énergie en kWh/an	72,3	104,3	28,2
Classe du degré de saturation des graisses	D	D	D
Moteur Eco à courant continu	—	—	•
Système Gestion de puissance	—	—	•
Système de filtration			
Nombre de filtres à graisses à 10 couches	2	2	2
Éclairage			
Nombre x Watt	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en lx	300 lx	300 lx	260 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	—	—	•
Éclairage d'ambiance	—	—	—
Air recyclage			
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/min)	380	—	430
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h)	575	—	625
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m³/h)	—	—	720
Puissance acoustique niveau 3 (dB)	60,0	—	64,0
Puissance acoustique Booster niveau 1 (dB)	71,0	—	73,0
Puissance acoustique Booster niveau 2 (dB)	—	—	76,0
Pression acoustique niveau 3 (dB)	46,0	—	50,0
Pression acoustique Booster niveau 1 (dB)	57,0	—	59,0
Pression acoustique Booster niveau 2 (dB)	—	—	62,0
Caractéristiques techniques			
Dimension du corps de la hotte (l x h x p) en mm	898 x 443 x 388	898 x 420 x 388	898 x 420 x 381
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm	830	830	830
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm	1210	1210	1210
Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm	443	420	420
Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm	443	420	420
Dimensions de chargement min. au-dessus de l'appareil électrique en mm	450	450	450
Dist. min. au-dessus gaz en mm	650	650	650
Puissance totale de raccordement en kW	0,20	0,00	0,22
Tension en V	230	230	230
Accessoires fournis			
Clapet anti-retour	•	•	•
Prix de vente conseillé	€ 1.349,— (NR / GR)	€ 1.289,— (NR)	€ 2.259,— (Effet béton)

Hottes décoratives murales




	DAH 4980 Sienna	DAW 1620 Active
Mode d'aspiration		
Type d'évacuation d'air	Convertible	Convertible
Fonctionnement externe	—	—
Kit de recyclage en option	—	—
Filtre à charbon actif en option	DKF 29	DKFS 36-P
Design		
Disponible en couleur RAL (indiquer le code couleur à la commande)	—	—
Confort d'utilisation		
Miele@home	•	—
Con@ctivity 3.0	—	—
Commande	SmartControl White	—
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3	—
Durée arrêt différé 5/15 min.	•	—
Niveaux Booster	2	1
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•	—
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•	—
Pack Silence	•	—
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•	—
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique	A++	A
Consommation d'énergie en kWh/an	28,2	49,9
Classe du degré de saturation des graisses	D	B
Moteur Eco à courant continu	•	—
Système Gestion de puissance	•	—
Système de filtration		
Nombre de filtres à graisses à 10 couches	2	—
Éclairage		
Nombre x Watt	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en lx	260 lx	390 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•	—
Éclairage d'ambiance	—	—
Air recyclage		
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/min)	430	—
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h)	625	620
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m³/h)	720	—
Puissance acoustique niveau 3 (dB)	64,0	—
Puissance acoustique Booster niveau 1 (dB)	73,0	74,0
Puissance acoustique Booster niveau 2 (dB)	76,0	—
Pression acoustique niveau 3 (dB)	50,0	—
Pression acoustique Booster niveau 1 (dB)	59,0	60,0
Pression acoustique Booster niveau 2 (dB)	62,0	—
Caractéristiques techniques		
Dimension du corps de la hotte (l x h x p) en mm	898 x 420 x 381	598 x 50 x 500
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm	830	673
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm	1210	993
Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm	420	803
Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm	420	1123
Dimensions de chargement min. au-dessus de l'appareil électrique en mm	450	450
Dist. min. au-dessus gaz en mm	650	—
Puissance totale de raccordement en kW	0,22	0,24
Tension en V	230	230
Accessoires fournis		
Clapet anti-retour	•	•
Prix de vente conseillé	€ 2.059,— (PB) € 2.159,— (NR MAT)	€ 749,— (IN)

Hottes murales box inox



	DAW 1920 Active	PUR 68 W	PUR 98 W
Mode d'aspiration			
Type d'évacuation d'air	Convertible	Convertible	Convertible
Fonctionnement externe	—	—	—
Kit de recyclage en option	—	DUW 20	DUW 20
Filtre à charbon actif en option	DKFS 36-P	DKF 12-P, DKF12-R	DKF 12-P
Design			
Disponible en couleur RAL (indiquer le code couleur à la commande)	—	•	•
Confort d'utilisation			
Miele@home	—	—	—
Con@ctivity 3.0	—	—	—
Commande	—	Touches sensibles avec LED	Touches sensibles avec LED
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	—	3	3
Durée arrêt différé 5/15 min.	—	—	—
Niveaux Booster	1	1	1
Affichage de la saturation du filtre à graisses	—	—	—
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	—	—	—
Pack Silence	—	—	—
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	—	•	•
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A
Consommation d'énergie en kWh/an	49,8	47,0	49,7
Classe du degré de saturation des graisses	B	A	A
Moteur Eco à courant continu	—	—	—
Système Gestion de puissance	—	—	—
Système de filtration			
Nombre de filtres à graisses à 10 couches	—	2	3
Éclairage			
Nombre x Watt	1 x 3,2 W	2 x 3 W	3 x 3 W
Puissance d'éclairage en lx	350 lx	—	450 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin	3000 Kelvin	3000 Kelvin
Variateur de luminosité	—	—	—
Éclairage d'ambiance	—	—	—
Air recyclage			
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/min)	—	330	330
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h)	620	460	460
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m³/h)	—	—	—
Puissance acoustique niveau 3 (dB)	—	64,0	64,0
Puissance acoustique Booster niveau 1 (dB)	74,0	71,0	71,0
Puissance acoustique Booster niveau 2 (dB)	—	—	—
Pression acoustique niveau 3 (dB)	—	48,0	48,0
Pression acoustique Booster niveau 1 (dB)	60,0	56,0	56,0
Pression acoustique Booster niveau 2 (dB)	—	—	—
Caractéristiques techniques			
Dimension du corps de la hotte (l x h x p) en mm	898 x 50 x 500	598 x 62 x 500	898 x 62 x 500
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm	673	685	685
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm	993	1005	1005
Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm	803	815	815
Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm	1123	1135	1135
Dimensions de chargement min. au-dessus de l'appareil électrique en mm	450	450	450
Dist. min. au-dessus gaz en mm	—	650	650
Puissance totale de raccordement en kW	0,24	0,22	0,22
Tension en V	230	230	230
Accessoires fournis			
Clapet anti-retour	•	•	•
Prix de vente conseillé	€ 859,— (IN)	€ 1.139,— (IN) € 1.239,— (NR MAT)	€ 1.239,— (IN)


Hottes murales box inox




	DA 6708 D Aura Edition 6000	PUR 98 D
Mode d'aspiration		
Type d'évacuation d'air	Air recyclé	Convertible
Fonctionnement externe	—	—
Kit de recyclage en option	—	DUI 32
Filtre à charbon actif en option	—	DKF 12-P
Design		
Disponible en couleur RAL (indiquer le code couleur à la commande)	—	—
Confort d'utilisation		
Miele@home	•	—
Con@ctivity 3.0	•	—
Commande	Commandes tactiles sur verre	Touches sensibles avec LED
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3	3
Durée arrêt différé 5/15 min.	•	—
Niveaux Booster	1	1
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•	—
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•	—
Pack Silence	—	—
Déфлекteur escamotable	—	—
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•	•
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique	C	A
Consommation d'énergie en kWh/an	80,6	51,8
Classe du degré de saturation des graisses	B	A
Moteur Eco à courant continu	—	—
Système Gestion de puissance	—	—
Système de filtration		
Nombre de filtres à graisses à 10 couches	2	3
Éclairage		
Nombre x Watt	4 x 3 W	4 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	720 lx	—
Température de couleur en K	3500 Kelvin	3000 Kelvin
Variateur de luminosité	•	—
Air recyclage		
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/min)	470	330
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h)	620	460
Puissance acoustique niveau 3 (dB)	67,0	66,0
Puissance acoustique Booster niveau 1 (dB)	74,0	73,0
Pression acoustique niveau 3 (dB)	53,0	49,0
Pression acoustique Booster niveau 1 (dB)	59,0	56,0
Caractéristiques techniques		
Dimension du corps de la hotte (l x h x p) en mm	1000 x 112 x 700	898 x 70 x 598
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm	—	690
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm	—	990
Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm	500	750
Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm	1500	1060
Dimensions de chargement min. au-dessus de l'appareil électrique en mm	450	450
Dist. min. au-dessus gaz en mm	650	650
Puissance totale de raccordement en kW	0,15	0,23
Tension en V	230	230
Accessoires fournis		
Clapet anti-retour	—	•
Prix de vente conseillé	€ 4.499,— (NR)	€ 2.059,— (IN)

Schéma d'encastrement


DAD 4370 Levantar




DAC 4240 Stella Ambient




DA 2390




DAS 4640




DAS 4940




DAS 8930



PUR 98 D



DAH 4970 Sienna, DAH 4980 Sienna



Machines à café



Machines
à café





Quel type d'appareil souhaitez-vous ?

Les interfaces utilisateur des machines à café encastrables Miele



Intégration parfaite

Pour un aspect harmonieux dans votre cuisine : La machine à café Miele s'encastre parfaitement dans une niche de 45 cm de hauteur. Combinez-la à d'autres appareils encastrables, à la verticale comme à l'horizontale, pour créer un linéaire parfait. Cela vous permet également d'optimiser tout l'espace de votre cuisine.

L'appareil encastrable est aussi disponible avec raccordement à l'eau froide. Votre appareil Miele est ainsi toujours prêt à l'emploi. La machine à café étant directement raccordée à l'eau renouvelée, il n'est plus nécessaire de remplir manuellement le réservoir d'eau, pour un gain de temps et un confort supplémentaire.

Interfaces utilisateur



M Touch

Toujours plus de confort avec l'élégant écran tactile M Touch : Comme sur un smartphone, procédez aux réglages de l'appareil par effleurement ou défilement. Pour une utilisation particulièrement simple et pratique.



DirectSensor

Avec DirectSensor, préparez votre café d'une simple pression de doigt, grâce à l'écran couleur TFT haute résolution.



Quelles caractéristiques recherchez-vous ?

Les points forts¹ des machines à café encastrables Miele

Le plaisir du café – La vraie expérience du goût

Préparez un savoureux café grâce à votre machine à café premium Miele. Grâce à l'AromaticSystemFresh, les grains sont fraîchement moulus pour chaque café juste avant la percolation, pour un goût intense. Grâce à ses trois réservoirs à grains séparés, CoffeeSelect vous permet de préparer chacun de vos cafés avec la variété de grains la plus adaptée. La technique de percolation intelligente, quant à elle, permet aux arômes de se développer pleinement. Et pour que votre pause café soit absolument parfaite, Miele a développé son propre café, parfaitement adapté à ses machines à café. Profitez ainsi de saveurs uniques pour une véritable expérience gustative à tout moment de la journée.




Simplicité d'utilisation

Une dégustation parfaite : une préparation rapide et simple de vos boissons grâce à des fonctions intelligentes.



Nettoyage facile

Hygiène sans effort : Les pièces amovibles et les programmes de nettoyage automatiques garantissent la propreté de votre machine.



Exclusivité Miele CoffeeSelect²

Au choix : Grâce aux trois réservoirs à grains, votre café est toujours préparé avec la variété de grains la plus adaptée.



Exclusivité Miele Nettoyage automatique³

Pratique et sans effort : Le nettoyage ainsi que le détartrage sont pris en charge par votre machine à café Miele.



Exclusivité Miele CupSensor⁴

Distance idéale : Le capteur CupSensor détecte la hauteur de la tasse et ajuste la position de la distribution centrale.

¹ Selon le modèle

² Brevet : EP 2957199

³ Brevet : EP 2705783, EP 2705784, DE 102014113160, DE 102014113161

⁴ Brevet : EP 2454977 B1

Que signifient les pictogrammes ?

Aperçu de tous les pictogrammes des machines à café encastrables Miele



Commande

Commande intuitive par pression de doigt, directement sur un écran couleur TFT.



Sélection des spécialités de boissons via des touches sensibles, affichage texte sur un écran à quatre lignes.



AromaticSystemFresh

Moulin à café innovant qui moult fraîchement les grains pour chaque café.



Système Aromatique

Le café moulu est mélangé très soigneusement à l'eau, ce qui permet à son arôme de se déployer encore mieux.



CupSensor ¹⁾

Détecte la hauteur de la tasse et place la distribution centrale à la bonne position.



DirectWater

Grâce au raccordement à l'eau froide, le remplissage du réservoir d'eau n'est plus nécessaire.



CoffeeSelect ²⁾

Trois réservoirs à grains séparés garantissent la sélection de la bonne variété de grains.



AutoDescale

Détartrage automatique breveté³⁾ pour plus de confort.

¹⁾ Brevet : EP 2454977 B1

²⁾ Brevet : EP 2957199

³⁾ Brevet : EP 2705783 B1, EP 2705784, DE 102014113160, DE 102014113161


Machines à café à grains



	CVA 7440	CVA 7445	CVA 7840 (Prestige)	CVA 7845 (Prestige)
Avantages gustatifs				
AromaticSystemFresh	•	•	•	•
CoffeeSelect	—	—	•	•
Préparation OneTouch for Two	•	•	•	•
DoubleShot	•	•	•	•
Profils utilisateurs programmables	10	10	10	10
Broyeur conique pour préserver le goût	•	•	•	•
Confort d'utilisation				
Écran	DirectSensor	DirectSensor	M Touch	M Touch
Miele@home	•	•	•	•
MotionReact : allumage de l'éclairage lorsqu'on se trouve à proximité	—	—	•	•
CupSensor	•	•	•	•
Mode Performance	•	•	•	•
Récipient à lait EasyClick	•	•	•	•
BrilliantLight	•	•	•	•
Mode expert	•	•	•	•
Nombre de variétés de grains	1	1	3	3
Nombre de réservoirs à grains	2	2	3	3
Réservoir à grains en g	300	300	300	300
Réservoir à grains B en g	300	300	150	150
Réservoir à grains C en g	—	—	150	150
Réservoir à grains total en g	600	600	600	600
Capacité du réservoir d'eau en L	2,7	2,7	2,7	2,7
Spécialités de boissons				
Ristretto simple	•	•	•	•
Espresso simple	•	•	•	•
Café simple	•	•	•	•
Cappuccino simple	•	•	•	•
Lait chaud simple et double	•	•	•	•
Mousse lait simple et double	•	•	•	•
Espresso Macch. sple et double	•	•	•	•
Thé simple et double	•	•	•	•
Cafetière	•	•	•	•
Théière	•	•	•	•
Latte macch. simple et double	•	•	•	•
Confort d'entretien				
AutoDescale	—	—	•	•
Système AutoClean	—	—	•	•
Programmes de nettoyage pratiques	•	•	•	•
Fonction de rinçage automatique	•	•	•	•
ComfortClean	•	•	•	•
Conduit de lait amovible	•	•	•	•
Unité de percolation amovible	•	•	•	•
Caractéristiques techniques				
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	560 – 568 x 450 – 452 x 500	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 500	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Puissance totale de raccordement en kW	1,45	1,45	1,45	1,45
Tension en V	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	—	1,5	—	1,5
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0	2,0	2,0	2,0
Prix de vente conseillé	€ 3.399,— (IN) € 3.599,— (GR / NR / PB) € 3.699,— (NR MAT)	€ 3.599,— (IN)	€ 4.319,— (IN)	€ 4.519,— (IN) € 4.719,— (GR / NR / PB) € 4.819,— (NR MAT)

Schéma d'encastrement

CVA 7440, CVA 7445, CVA 7840,
CVA 7845





Appareils de froid et caves à vin



Froids et
caves à vin

Quel type d'appareil souhaitez-vous ?

Modèles et catégories des appareils de froid et caves à vin Miele

Modèles



Appareils posables



Appareils encastrables



Catégories

Réfrigérateurs



Caves à vin



MasterCool



Combinés réfrigérateur/congélateur



Congélateurs

Préférez-vous une installation côte à côte ?

Flexibilité des appareils de froid et des caves à vin Miele

Les appareils de froid Miele se distinguent à la fois par leurs tailles variées, leur qualité et leur conception haut de gamme, ainsi que par leur flexibilité exceptionnelle. Les appareils de froid Miele offrent la solution idéale, quelle que soit la situation d'installation. Pour les appareils encastrables, un appareil FNS est nécessaire pour une installation côte à côte.

Les appareils encastrables suivants sont conçus pour un meuble haut de 60 cm de large et peuvent être installés côte à côte. Nul besoin de respecter un ordre particulier pour l'encastrement de ces appareils : Vous pouvez les installer à votre convenance.

Niche d'encastrement de 140 cm	
FNS 7470 D	K 7437 D, K 7438 D, K 7447 C, K 7448 C, K 7477 B, K 7478 C
Niche d'encastrement de 178 cm	
FNS 7710 E, FNS 7740 D, FNS 7774 D, FNS 7794 D L, FNS 7794 D R	K 7715 E, K 7716 E, K 7737 D, K 7738 D, K 7731 E, K 7732 D, K 7767 D, K 7747 C, K 7747 D, K 7748 C, K 7748 D, K 7777 C, K 7778 C, K 7797 C R, K 7797 C L, K 7798 C R, K 7798 C L, KF 7731 D, KFN 7733 E, KFN 7734 E, KFN 7734 C, KFN 7764 C, KFN 7785 C, KF 7742 C, KF 7742 B, KFN 7744 D, KFN 7744 C, KF 7772 B, KFN 7774 C, KFN 7795 C

Les caves à vin encastrables suivantes sont conçues pour un meuble de 60 cm de large et peuvent être installées côte à côte. Nul besoin de respecter un ordre particulier pour l'encastrement de ces appareils : Vous pouvez les installer à votre convenance.

KWTUS 7055 F	KWTUS 7054 F
KWTUS 7055 F	KWTUS 7074 F
KWTUS 7055 F	KWTUS 7096 E
KWTUS 7054 F	KWTUS 7074 F
KWTUS 7054 F	KWTUS 7096 E
KWTUS 7074 F	KWTUS 7096 E

MasterCool

Tous les appareils de froid encastrables de la série MasterCool peuvent être placés côte à côte. Il faut toutefois systématiquement installer entre deux appareils l'accessoire KSK 200x, disponible séparément.

Les caves à vin encastrables suivantes sont conçues pour un meuble haut de 60 cm de large et peuvent être installées côte à côte.

Niche d'encastrement de 45 cm	
KWT 7112 iG	KWT 7112 iG
Niche d'encastrement de 88 cm	
KWT 6422 iG	KWT 6422 iG
KWT 6422 i	KWT 6422 i
Niche d'encastrement de 178 cm	
KWT 6722 iGS	KWT 6722 iGS
KWT 6722 iS	KWT 6722 iS

Les caves à vin posables suivantes font 60 cm de large et peuvent être installées côte à côte.

KWTS 4785 F noir obsidien	KS 4887 DD edt/cs
KWNS 4784 DE edt/cs	KS 4887 DD edt/cs

Les appareils posables suivants font 60 cm de large et peuvent être installés côte à côte.

Modèle	Appareil de gauche	Appareil de droite
	FNS 4882 D edt/cs	KS 4887 DD edt/cs
	FNS 4782 D noir obsidien/mat	KS 4783 DD noir obsidien/mat
	FNS 4782 D bst	KS 4783 DD bst
	FNS 4782 D edt/cs	KS 4783 DD edt/cs
	FNS 4782 D ws	KS 4783 DD ws
	FNS 4382 D el	KS 4383 DD el
	FNS 4382 D ws	KS 4383 DD ws
	FNS 4882 D edt/cs N	KS 4885 DD edt/cs N
	FNS 4782 D edt/cs N	KS 4783 DD edt/cs N
	FNS 4782 D ws N	KS 4783 DD ws N
	FNS 4382 D el N	KS 4383 DD el N
	FNS 4382 D ws N	KS 4383 DD ws N
	FNS 4782 D bst N	KS 4783 DD bst N
	FNS 4782 D edt/cs N	KS 4784 DD edt/cs N
	FNS 4782 D ws N	KS 4784 DD ws N
	FNS 4383 D el N	KS 4384 DD el N
	FNS 4383 D ws N	KS 4384 DD ws N

Quelle interface utilisateur préférez-vous ?


Les panneaux de commande des appareils de froid encastrables Miele

Interfaces utilisateur

Les interfaces utilisateur de Miele sont très ergonomiques. Chaque appareil de froid est doté d'éléments de commande ultramodernes, alliant parfaitement fonctionnalité et esthétique.

Commande FreshTouch

La commande FreshTouch se compose d'un écran couleur TFT avec fonction tactile et n'est équipée d'aucune touche supplémentaire. Tous les affichages et toutes les fonctions peuvent être facilement sélectionnés sur l'écran central et peuvent être réglés d'une simple pression de doigt.




Commande SensorTouch

Les commandes SensorTouch sont basées sur un écran LCD. Naviguer dans les menus se fait de manière intuitive avec une simple pression de doigt sur les trois zones tactiles situées à droite de l'écran.



EasyControl


Sélection facile : Sélectionnez les options en effleurant simplement les touches sensibles. La commande EasyControl permet de régler au degré près la température de la partie réfrigération.



Commande MasterSensor (uniquement pour les appareils MasterCool)

La commande MasterSensor se compose d'un écran tactile TFT à haute résolution. Réglez aisément la température ou l'éclairage au niveau souhaité, par une simple pression de doigt. La couleur d'arrière-plan de l'écran tactile peut être réglée au choix sur noir ou blanc.





Quel système de réfrigération souhaitez-vous ? Pur plaisir et goût préservé

PerfectFresh Active

Impossible de faire plus frais : Un brumisateur assure une humidification active et visible dans le tiroir, ce qui évite la déshydratation des aliments. Même si le tiroir est peu rempli, vos fruits et légumes sont conservés de manière optimale. En plus de la fonction d'humidification active, ce système de réfrigération présente une zone de température à réglage automatique entre 0 et +3 °C. La durée de conservation de la viande, du poisson et de nombreux produits laitiers est multipliée par trois, et les fruits et légumes restent frais jusqu'à cinq fois plus longtemps. Fonctionnalité et esthétique – Des éléments qui sauront attirer tous les regards !

PerfectFresh Pro

Les aliments restent frais jusqu'à cinq fois plus longtemps. Dans la zone de température à réglage automatique entre 0 et +3 °C, la viande, le poisson et de nombreux produits laitiers se conservent jusqu'à trois fois plus longtemps. Grâce au niveau d'humidité du tiroir régulé en fonction des aliments, les fruits et les légumes restent même frais jusqu'à cinq fois plus longtemps.

DailyFresh

Le spacieux tiroir de la partie réfrigération peut accueillir une grande quantité d'aliments frais. L'humidité est parfaitement retenue dans le tiroir. Les fruits et les légumes restent frais jusqu'à deux fois plus longtemps. Certains modèles disposent d'un tiroir DailyFresh ExtraCool dans lequel règnent des températures plus basses que dans le reste du réfrigérateur : idéal pour la viande, le poisson et les produits.

Quel système de congélation souhaitez-vous ? Conservation longue durée et grand confort

NoFrost

Grâce au système NoFrost, plus besoin de dégivrer votre appareil de froid Miele. L'air froid ventilé permet d'envoyer un air sec et frais uniforme afin d'éviter la formation de givre à l'intérieur. De plus, vos aliments congelés ne sont pas recouverts de givre et vos tiroirs restent faciles à ouvrir et à fermer sans couche de givre. NoFrost offre le plus haut niveau de confort de congélation : finis les dégivrages fastidieux.

ComfortFrost

Grâce à ComfortFrost, espacez la corvée de dégivrage dans la partie congélation. La formation de givre dans l'enceinte est nettement ralentie. Vous évitez ainsi les désagréments d'un dégivrage trop fréquent.

DuplexCool

Les deux circuits d'air séparés l'un de l'autre pour la partie réfrigération et la partie congélation offrent chacun un refroidissement optimal. De plus, il n'y a aucun échange d'air entre les zones. Cela empêche les aliments de la partie congélation de prendre les odeurs de poisson, d'oignon ou de fromage par exemple. Grâce à DuplexCool, les aliments sont conservés dans des conditions optimales dans les combinés réfrigérateur/congélateur.

Plus de volume, plus de commodité

La taille idéale pour chaque foyer avec les réfrigérateurs XL et XXL.

Que ce soit pour des courses volumineuses ou pour la vie de famille quotidienne, les foyers modernes veulent plus d'espace dans leurs appareils de froid. Les appareils encastrables Miele aux volumes XL et XXL surdimensionnés offrent nettement plus d'espace que les modèles standard, pour que tout soit bien rangé, reste frais et soit toujours à portée de main.



Appareil encastrable L – Compact et efficace

Avec une hauteur de niche de 178 cm et une largeur de niche de 60 cm, le modèle L est le choix éprouvé de nombreux ménages. Grâce à son agencement bien pensé et à ses espaces de rangement flexibles, il offre un maximum de commodité, même dans les espaces restreints. Idéal pour tous ceux qui attachent de l'importance à la fraîcheur et à l'ordre sans devoir faire de compromis sur le choix des appareils.



Appareil encastrable XL – Plus de volume, plus de possibilités

Avec une hauteur d'appareil de 194 cm, le modèle XL offre 17 %¹ d'espace de rangement supplémentaire dans la partie réfrigération, ce qui le rend idéal pour les familles ou tous ceux qui aiment conserver plus d'aliments. Avec 29 litres supplémentaires, il offre nettement plus d'espace pour les aliments frais et les achats plus importants peuvent être planifiés plus facilement. La partie réfrigération, plus grande, offre des possibilités d'utilisation d'une clarté et d'une souplesse impressionnantes.



Appareil encastrable XXL – Une capacité maximale pour des exigences maximales

Le modèle XXL utilise de manière optimale la niche de 75 cm de large et 194 cm de haut et offre un volume supérieur de 45 %² à celui d'un appareil de taille standard. Avec 100 L de capacité de refroidissement supplémentaire et 22 L d'espace en plus dans la partie congélation, il est idéal pour les grands ménages et les approvisionnements importants. Tout a sa place dans le spacieux appareil de froid, et reste visible et facilement accessible en un coup d'œil.

¹ Comparaison entre un combiné réfrigérateur/congélateur XL (KFN 78XX) et un modèle de taille standard (KFN 7744 C)

² Comparaison entre un combiné réfrigérateur/congélateur XXL (KFN 79XX) et un modèle de taille standard (KFN 7713 E)



Quelles caractéristiques recherchez-vous ?

Les points forts¹ des réfrigérateurs encastrables Miele

Volume XXL

XXL encastrable – le rangement devient un jeu d'enfant. Vous adorerez aller au supermarché – grâce à un appareil de froid offrant beaucoup d'espace pour vos grosses courses. Avec une hauteur de niche de 194 cm et une largeur de 75 cm, vous disposez de 45 % de volume utile en plus que dans le modèle KFN 7713 E éprouvé, avec une hauteur de niche standard de 178 cm et une largeur de 60 cm. Par rapport à la taille de niche standard, votre appareil encastrable XXL vous offre 55 % d'espace supplémentaire pour la réfrigération et 29 % d'espace supplémentaire pour la congélation. Bénéficiez d'encore plus de flexibilité pour le stockage de vos aliments – des légumes délicats aux boissons, en passant par la viande, les fruits de mer et les produits laitiers.



ActiveDoor

Flexible et pratique : Ouvrez et fermez la porte de l'appareil automatiquement en frappant ou par commandes vocales².



PerfectFresh Active

Climat parfait : humidification active et température optimale pour une fraîcheur qui dure jusqu'à cinq fois plus longtemps.



Freeze&Cool

Nouvelles possibilités : Utilisez la partie congélation pour la réfrigération et profitez d'encore plus d'espace.



**Exclusivité
Miele**

FlexiLight 2.0

Pas d'éblouissement : Les clayettes éclairées se placent librement dans la partie réfrigération, pour une flexibilité maximale.



FlexiBoard

Grande flexibilité : FlexiBoard accueille de grands récipients et conserve une surface de stockage à l'arrière.

¹ Selon le modèle

² La commande vocale utilise des services tiers et est basée sur leur disponibilité. Les fonctionnalités peuvent varier selon les régions.

Que signifient les pictogrammes ?

Aperçu de tous les pictogrammes des réfrigérateurs encastrables Miele



Efficacité énergétique

Les classes d'efficacité énergétique indiquées vont de B à E. La meilleure classe d'efficacité énergétique pour les réfrigérateurs encastrables Miele est B.



Émissions sonores

Indique les émissions sonores exactes en décibels (dB).



Système de réfrigération

Stockage optimal grâce à l'humidification active – reste frais jusqu'à cinq fois plus longtemps, même en cas de charge partielle.



Stockage professionnel – les aliments restent frais jusqu'à cinq fois plus longtemps.



Tiroir spacieux à hygrométrie variable pour des fruits et légumes plus frais.



Freeze&Cool

Plage de température dans la partie congélation réglable entre -26 °C et 14 °C. Les parties réfrigération et congélation sont désactivables séparément.



Dispositif d'ouverture de porte

Ouverture et fermeture automatiques de la porte de l'appareil par commandes vocales¹ ou par un signal de frappe.



Éclairage

Système d'éclairage des clayettes à LED réglable individuellement pour un éclairage optimal grâce à FlexiLight 2.0.



Pas de maintenance, économie d'énergie et excellent éclairage de l'intérieur de l'armoire.



Fabrique à glaçons automatique IceMaker

Fabrique à glaçons avec raccordement à l'eau froide pour une production simple et rapide de jusqu'à 100 glaçons par jour.



Fabrique à glaçons automatique avec réservoir d'eau intégré pour fabriquer jusqu'à 100 glaçons par jour.



Système congélateur


Pas besoin de décongélation grâce à l'air froid ventilé.



Moins de dégivrage: Le givre se forme bien plus lentement.




¹ La commande vocale utilise des services tiers et est basée sur leur disponibilité. La palette de fonctions peut varier selon les régions.

Réfrigérateurs sous plan, niche de 82 cm




	KU 7035 D	KU 7015 D
Modèle		
Charnière de porte interchangeable	•	•
Convient pour agencement côte à côte	—	—
Confort d'utilisation		
Éclairage de la zone de réfrigération	LED	LED
Miele@home	•	•
Système de réfrigération	DailyFresh	—
Réglage précis porte intérieure	—	—
ComfortClean	•	•
ComfortSize	—	—
DynaCool	•	—
SoftClose	•	—
SelfClose	—	—
Commande		
Panneau de commande	FreshTouch	EasyControl
SuperCool	•	•
Nombre de zones de température	1	1
Mode Shabbat	•	•
Zone de réfrigération		
Nombre de clayettes	2	3
Porte-bouteilles en métal chromé	—	—
Nombre de casiers à légumes	—	—
Nombre de tiroirs de refroidissement	1	—
Paroi sèche	—	—
Porte-bouteilles amovible	—	—
CompactCase	—	—
FlexiTray	—	—
Balconnets de contre-porte	3	3
Efficacité et durabilité		
Consommation d'énergie par an (en kWh)	73,70	74,10
Sécurité		
Alarme de porte sonore	•	•
Caractéristiques techniques		
Technique de fixation	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	10	10
Zone de réfrigération en L	126	127
dont zone PerfectFresh en L	—	—
Zone de congélation 4 étoiles en L	—	—
Volume total utile en L	125	127
Durée de conservation en cas de panne en h	—	—
Capacité de congélation en kg/24 h	—	—
Tension en V	220 – 240	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	597 x 818 x 550	597 x 818 x 550
Prix de vente conseillé	€ 1.979,—	€ 1.709,—

Réfrigérateurs sous plan, niche de 82 cm et 88 cm






	KU 7016 D	KU 7030 D	KU 7175 D
Modèle			
Charnière de porte interchangeable	•	—	—
Convient pour agencement côte à côte	—	—	—
Confort d'utilisation			
Éclairage de la zone de réfrigération	LED	LED	LED
Miele@home	•	•	•
Système de réfrigération	—	—	—
Réglage précis porte intérieure	—	—	—
ComfortClean	•	—	•
ComfortSize	—	—	—
DynaCool	—	•	•
SoftClose	—	•	•
SelfClose	—	—	—
Commande			
Panneau de commande	EasyControl	FreshTouch	FreshTouch
SuperCool	•	•	•
Nombre de zones de température	2	1	2
Mode Shabbat	•	•	•
Zone de réfrigération			
Nombre de clayettes	2	3	2
Porte-bouteilles en métal chromé	—	—	—
Nombre de casiers à légumes	—	—	—
Nombre de tiroirs de refroidissement	—	—	—
Paroi sèche	—	—	—
Porte-bouteilles amovible	—	—	—
CompactCase	—	—	—
FlexiTray	—	—	—
Balconnets de contre-porte	3	—	—
Efficacité et durabilité			
Consommation d'énergie par an (en kWh)	115,20	73,90	82,12
Sécurité			
Alarme de porte sonore	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Technique de fixation	Porte fixe	—	—
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	10	10	10
Zone de réfrigération en L	92	125	119
dont zone PerfectFresh en L	—	—	—
Zone de congélation 4 étoiles en L	14	—	—
Volume total utile en L	106	124	119
Durée de conservation en cas de panne en h	9	—	—
Capacité de congélation en kg/24 h	2,00	—	—
Tension en V	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	597 x 818 x 550	597 x 818 x 550	597 x 859 x 556
Prix de vente conseillé	€ 1.759,—	€ 2.069,—	€ 2.599,—

Réfrigérateurs encastrables, niche de 88 cm



	K 7126 E	K 7127 D
Modèle		
Charnière de porte interchangeable	•	•
Convient pour agencement côte à côte	—	—
Confort d'utilisation		
Éclairage de la zone de réfrigération	LED	LED
Miele@home	—	—
Système de réfrigération	—	DailyFresh
Réglage précis porte intérieure	—	—
ComfortClean	—	—
ComfortSize	—	—
DynaCool	—	—
SoftClose	—	•
SelfClose	—	—
Commande		
Panneau de commande	EasyControl	EasyControl
SuperCool	•	•
Nombre de zones de température	2	1
Mode Shabbat	—	—
Zone de réfrigération		
Nombre de clayettes	2	3
Porte-bouteilles en métal chromé	—	—
Nombre de casiers à légumes	—	—
Nombre de tiroirs de refroidissement	—	1
Paroi sèche	—	—
Porte-bouteilles amovible	—	—
CompactCase	—	—
FlexiTray	—	—
Balconnets de contre-porte	2	2
Efficacité et durabilité		
Consommation d'énergie par an (en kWh)	144,00	74,00
Sécurité		
Alarme de porte sonore	•	•
Caractéristiques techniques		
Technique de fixation	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	19	19
Zone de réfrigération en L	104	136
dont zone PerfectFresh en L	—	—
Zone de congélation 4 étoiles en L	15	—
Volume total utile en L	119	136
Durée de conservation en cas de panne en h	10	—
Capacité de congélation en kg/24 h	3,00	—
Tension en V	220 – 240	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	541 x 874 x 548	558 x 874 x 548
Prix de vente conseillé	€ 869,—	€ 1.099,—

Réfrigérateur encastrables, niche de 122 cm



	K 7325 E	K 7326 E	K 7327 D
Modèle			
Charnière de porte interchangeable	•	•	•
Convient pour agencement côte à côte	—	—	—
Confort d'utilisation			
Éclairage de la zone de réfrigération	LED	LED	LED
Miele@home	—	—	—
Système de réfrigération	—	—	DailyFresh
Réglage précis porte intérieure	—	—	—
ComfortClean	—	—	—
ComfortSize	—	—	—
DynaCool	—	—	—
SoftClose	—	—	•
SelfClose	—	—	—
Commande			
Panneau de commande	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SuperCool	•	•	•
Nombre de zones de température	1	2	1
Mode Shabbat	—	—	—
Zone de réfrigération			
Nombre de clayettes	5	4	5
Porte-bouteilles en métal chromé	•	•	•
Nombre de casiers à légumes	—	—	—
Nombre de tiroirs de refroidissement	—	—	1
Paroi sèche	—	—	—
Porte-bouteilles amovible	—	—	—
CompactCase	—	—	—
FlexiTray	—	—	—
Balconnets de contre-porte	4	4	4
Efficacité et durabilité			
Consommation d'énergie par an (en kWh)	101,00	147,00	81,00
Sécurité			
Alarme de porte sonore	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Technique de fixation	Porte fixe	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	19	19	19
Zone de réfrigération en L	204	172	204
dont zone PerfectFresh en L	—	—	—
Zone de congélation 4 étoiles en L	—	15	—
Volume total utile en L	204	187	204
Durée de conservation en cas de panne en h	—	10	—
Capacité de congélation en kg/24 h	—	3,00	—
Tension en V	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	541 x 1221 x 548	558 x 1221 x 548	558 x 1221 x 548
Prix de vente conseillé	€ 1.149,—	€ 1.149,—	€ 1.259,—

Réfrigérateur encastrables, niche de 122 cm



VeggieBox



LED



ComfortFrost



33 dB



PerfectFresh Pro



LED



29 dB




PerfectFresh Active



FlexiLight 2.0



	K 7328 D	K 7347 C	K 7377 B
Modèle			
Charnière de porte interchangeable	•	•	•
Convient pour agencement côte à côte	—	—	—
Confort d'utilisation			
Éclairage de la zone de réfrigération	LED	LED	FlexiLight 2,0
Miele@home	—	•	•
Système de réfrigération	—	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Active
Réglage précis porte intérieure	—	—	•
ComfortClean	—	•	•
ComfortSize	—	•	•
DynaCool	—	•	•
SoftClose	•	•	•
SelfClose	—	—	—
Commande			
Panneau de commande	EasyControl	SensorTouch	FreshTouch
SuperCool	•	•	•
Nombre de zones de température	2	2	2
Mode Shabbat	—	•	•
Zone de réfrigération			
Nombre de clayettes	4	4	4
Porte-bouteilles en métal chromé	•	•	•
Nombre de casiers à légumes	—	—	—
Nombre de tiroirs de refroidissement	—	2	2
Paroi sèche	—	Blanc	CleanSteel Inox antirace
Porte-bouteilles amovible	—	—	—
CompactCase	—	—	—
FlexiTray	—	—	—
Balconnets de contre-porte	4	3	3
Efficacité et durabilité			
Consommation d'énergie par an (en kWh)	118,00	91,62	72,27
Sécurité			
Alarme de porte sonore	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Technique de fixation	Porte fixe	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	19	19	19
Zone de réfrigération en L	172	190	191
dont zone PerfectFresh en L	—	67	67
Zone de congélation 4 étoiles en L	15	—	—
Volume total utile en L	187	189	191
Durée de conservation en cas de panne en h	11	—	—
Capacité de congélation en kg/24 h	3,00	—	—
Tension en V	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	558 x 1221 x 548	559 x 1213 x 546	559 x 1213 x 546
Prix de vente conseillé	€ 1.259,—	€ 1.569,—	€ 2.599,—

Réfrigérateur encastrables, niche de 122 cm






	K 7378 B
Modèle	
Charnière de porte interchangeable	•
Convient pour agencement côte à côte	—
Confort d'utilisation	
Éclairage de la zone de réfrigération	FlexiLight 2,0
Miele@home	•
Système de réfrigération	PerfectFresh Active
Réglage précis porte intérieure	•
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
SoftClose	•
SelfClose	—
Commande	
Panneau de commande	FreshTouch
SuperCool	•
Nombre de zones de température	3
Mode Shabbat	•
Zone de réfrigération	
Nombre de clayettes	3
Porte-bouteilles en métal chromé	—
Nombre de casiers à légumes	—
Nombre de tiroirs de refroidissement	2
Paroi sèche	CleanSteel Inox antitraçage
Porte-bouteilles amovible	—
CompactCase	—
FlexiTray	—
Balconnets de contre-porte	3
Efficacité et durabilité	
Consommation d'énergie par an (en kWh)	93,81
Sécurité	
Alarme de porte sonore	•
Caractéristiques techniques	
Technique de fixation	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	19
Zone de réfrigération en L	158
dont zone PerfectFresh en L	67
Zone de congélation 4 étoiles en L	16
Volume total utile en L	174
Durée de conservation en cas de panne en h	9
Capacité de congélation en kg/24 h	2,00
Tension en V	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	559 x 1213 x 546
Prix de vente conseillé	€ 2.599,—

Réfrigérateurs encastrables, niche de 140 cm




	K 7437 D	K 7438 D	K 7447 C
Modèle			
Charnière de porte interchangeable	•	•	•
Convient pour agencement côte à côte	—	—	—
Confort d'utilisation			
Éclairage de la zone de réfrigération	LED	LED	LED
Miele@home	•	•	•
Système de réfrigération	DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh Pro
Réglage précis porte intérieure	—	—	—
ComfortClean	•	•	•
ComfortSize	•	•	•
DynaCool	•	—	•
SoftClose	•	•	•
SelfClose	—	—	—
Commande			
Panneau de commande	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperCool	•	•	•
Nombre de zones de température	1	2	2
Mode Shabbat	•	•	•
Zone de réfrigération			
Nombre de clayettes	6	5	5
Porte-bouteilles en métal chromé	•	•	•
Nombre de casiers à légumes	—	—	—
Nombre de tiroirs de refroidissement	1	1	2
Paroi sèche	—	—	Blanc
Porte-bouteilles amovible	—	—	—
CompactCase	—	—	—
FlexiTray	—	—	—
Balconnets de contre-porte	4	4	4
Efficacité et durabilité			
Consommation d'énergie par an (en kWh)	84,32	121,91	91,25
Sécurité			
Alarme de porte sonore	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Technique de fixation	Porte fixe	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	21	21	21
Zone de réfrigération en L	236	202	223
dont zone PerfectFresh en L	—	—	67
Zone de congélation 4 étoiles en L	—	16	—
Volume total utile en L	235	217	223
Durée de conservation en cas de panne en h	—	9	—
Capacité de congélation en kg/24 h	—	2,00	—
Tension en V	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	559 x 1395 x 546	559 x 1395 x 546	559 x 1395 x 546
Prix de vente conseillé	€ 1.569,—	€ 1.569,—	€ 1.879,—

Réfrigérateurs encastrables, niche de 140 cm






	K 7448 C	K 7477 B	K 7478 C
Modèle			
Charnière de porte interchangeable	•	•	•
Convient pour agencement côte à côte	—	—	—
Confort d'utilisation			
Éclairage de la zone de réfrigération	LED	FlexiLight 2,0	FlexiLight 2,0
Miele@home	•	•	•
Système de réfrigération	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active
Réglage précis porte intérieure	—	•	•
ComfortClean	•	•	•
ComfortSize	•	•	•
DynaCool	•	•	•
SoftClose	•	•	•
SelfClose	—	—	—
Commande			
Panneau de commande	SensorTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperCool	•	•	•
Nombre de zones de température	3	2	3
Mode Shabbat	•	•	•
Zone de réfrigération			
Nombre de clayettes	4	5	4
Porte-bouteilles en métal chromé	•	•	•
Nombre de casiers à légumes	—	—	—
Nombre de tiroirs de refroidissement	2	2	2
Paroi sèche	Blanc	CleanSteel Inox antirace	CleanSteel Inox antirace
Porte-bouteilles amovible	—	—	—
CompactCase	—	—	—
FlexiTray	—	—	—
Balconnets de contre-porte	4	4	4
Efficacité et durabilité			
Consommation d'énergie par an (en kWh)	116,07	73,00	116,07
Sécurité			
Alarme de porte sonore	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Technique de fixation	Porte fixe	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	21	21	21
Zone de réfrigération en L	191	225	192
dont zone PerfectFresh en L	67	67	67
Zone de congélation 4 étoiles en L	16	—	16
Volume total utile en L	206	224	207
Durée de conservation en cas de panne en h	9	—	9
Capacité de congélation en kg/24 h	2,00	—	2,00
Tension en V	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	559 x 1395 x 546	559 x 1395 x 546	559 x 1395 x 546
Prix de vente conseillé	€ 1.879,—	€ 2.749,—	€ 2.749,—

Réfrigérateurs encastrables, niche de 158 cm






	K 7678 D
Modèle	
Charnière de porte interchangeable	•
Convient pour agencement côte à côte	—
Confort d'utilisation	
Éclairage de la zone de réfrigération	FlexiLight 2,0
Miele@home	•
Système de réfrigération	PerfectFresh Active
Réglage précis porte intérieure	•
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
SoftClose	•
SelfClose	—
Commande	
Panneau de commande	FreshTouch
SuperCool	•
Nombre de zones de température	3
Mode Shabbat	•
Zone de réfrigération	
Nombre de clayettes	5
Porte-bouteilles en métal chromé	—
Nombre de casiers à légumes	—
Nombre de tiroirs de refroidissement	2
Paroi sèche	CleanSteel Inox antitraçage
Porte-bouteilles amovible	—
CompactCase	—
FlexiTray	—
Balconnets de contre-porte	4
Efficacité et durabilité	
Consommation d'énergie par an (en kWh)	154,76
Sécurité	
Alarme de porte sonore	•
Caractéristiques techniques	
Technique de fixation	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	22
Zone de réfrigération en L	211
dont zone PerfectFresh en L	67
Zone de congélation 4 étoiles en L	27
Volume total utile en L	238
Durée de conservation en cas de panne en h	14
Capacité de congélation en kg/24 h	2,00
Tension en V	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	559 x 1572 x 546
Prix de vente conseillé	€ 2.699,—

Réfrigérateur encastrables, niche de 178 cm



	K 7715 E	K 7716 E	K 7737 D
Modèle			
Charnière de porte interchangeable	•	•	•
Convient pour agencement côte à côte	—	—	—
Confort d'utilisation			
Éclairage de la zone de réfrigération	LED	LED	LED
Miele@home	•	•	•
Système de réfrigération	DailyFresh	DailyFresh	DailyFresh
Réglage précis porte intérieure	—	—	—
ComfortClean	•	•	•
ComfortSize	•	•	•
DynaCool	•	•	•
SoftClose	—	—	•
SelfClose	—	—	—
Commande			
Panneau de commande	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperCool	•	•	•
Nombre de zones de température	1	2	1
Mode Shabbat	•	•	•
Zone de réfrigération			
Nombre de clayettes	7	5	7
Porte-bouteilles en métal chromé	•	•	•
Nombre de casiers à légumes	—	—	—
Nombre de tiroirs de refroidissement	2	2	2
Paroi sèche	—	—	—
Porte-bouteilles amovible	—	—	—
CompactCase	—	—	—
FlexiTray	—	—	—
Balconnets de contre-porte	5	5	5
Efficacité et durabilité			
Consommation d'énergie par an (en kWh)	114,25	170,82	91,62
Sécurité			
Alarme de porte sonore	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Technique de fixation	Porte fixe	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	26	26	26
Zone de réfrigération en L	309	259	309
dont zone PerfectFresh en L	—	—	—
Zone de congélation 4 étoiles en L	—	27	—
Volume total utile en L	308	286	308
Durée de conservation en cas de panne en h	—	14	—
Capacité de congélation en kg/24 h	—	2,00	—
Tension en V	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546
Prix de vente conseillé	€ 1.679,—	€ 1.679,—	€ 1.779,—

Réfrigérateur encastrables, niche de 178 cm



	K 7738 D	K 7747 C	K 7747 D
Modèle			
Charnière de porte interchangeable	•	•	•
Convient pour agencement côte à côte	—	—	—
Confort d'utilisation			
Éclairage de la zone de réfrigération	LED	LED	LED
Miele@home	•	•	•
Système de réfrigération	DailyFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
Réglage précis porte intérieure	—	—	—
ComfortClean	•	•	•
ComfortSize	•	•	•
DynaCool	•	•	•
SoftClose	•	•	•
SelfClose	—	—	—
Commande			
Panneau de commande	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperCool	•	•	•
Nombre de zones de température	2	2	2
Mode Shabbat	•	•	•
Zone de réfrigération			
Nombre de clayettes	5	6	6
Porte-bouteilles en métal chromé	•	•	•
Nombre de casiers à légumes	—	—	—
Nombre de tiroirs de refroidissement	2	3	3
Paroi sèche	—	CleanSteel Inox antitrace	Blanc
Porte-bouteilles amovible	—	—	—
CompactCase	—	—	—
FlexiTray	—	—	—
Balconnets de contre-porte	5	4	4
Efficacité et durabilité			
Consommation d'énergie par an (en kWh)	136,51	99,65	124,83
Sécurité			
Alarme de porte sonore	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Technique de fixation	Porte fixe	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	26	26	26
Zone de réfrigération en L	259	294	294
dont zone PerfectFresh en L	—	98	98
Zone de congélation 4 étoiles en L	27	—	—
Volume total utile en L	286	294	294
Durée de conservation en cas de panne en h	14	—	—
Capacité de congélation en kg/24 h	2,00	—	—
Tension en V	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	559 x 1770 x 546	559 x 1772 x 546	559 x 1770 x 546
Prix de vente conseillé	€ 1.779,—	€ 2.099,—	€ 2.089,—


Réfrigérateur encastrables, niche de 178 cm



A+ C			A+ D			A+ B		
	33 dB	PerfectFresh Pro		34 dB	PerfectFresh Pro		29 dB	PerfectFresh Active
LED		ComfortFrost	LED		ComfortFrost	FlexiLight 2.0		

	K 7748 C	K 7748 D	K 7777 B
Modèle			
Charnière de porte interchangeable	•	•	•
Convient pour agencement côte à côte	—	—	—
Confort d'utilisation			
Éclairage de la zone de réfrigération	LED	LED	FlexiLight 2,0
Miele@home	•	•	•
Système de réfrigération	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Active
Réglage précis porte intérieure	—	—	•
ComfortClean	•	•	•
ComfortSize	•	•	•
DynaCool	•	•	•
SoftClose	•	•	•
SelfClose	—	—	—
Commande			
Panneau de commande	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperCool	•	•	•
Nombre de zones de température	3	3	2
Mode Shabbat	•	•	•
Zone de réfrigération			
Nombre de clayettes	4	4	7
Porte-bouteilles en métal chromé	•	•	•
Nombre de casiers à légumes	—	—	—
Nombre de tiroirs de refroidissement	3	3	3
Paroi sèche	Blanc	Blanc	CleanSteel Inox antirace
Porte-bouteilles amovible	—	—	—
CompactCase	—	—	—
FlexiTray	—	—	—
Balconnets de contre-porte	4	4	5
Efficacité et durabilité			
Consommation d'énergie par an (en kWh)	130,67	163,52	79,57
Sécurité			
Alarme de porte sonore	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Technique de fixation	Porte fixe	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	26	26	26
Zone de réfrigération en L	248	248	296
dont zone PerfectFresh en L	98	98	98
Zone de congélation 4 étoiles en L	27	27	—
Volume total utile en L	275	275	296
Durée de conservation en cas de panne en h	14	14	—
Capacité de congélation en kg/24 h	2,00	2,00	—
Tension en V	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546
Prix de vente conseillé	€ 2.179,—	€ 2.079,—	€ 3.129,—

Réfrigérateur encastrables, niche de 178 cm



	K 7778 B	K 7797 C L (Prestige)	K 7797 C R (Prestige)
Modèle			
Charnière de porte interchangeable	•	—	—
Convient pour agencement côte à côte	—	—	—
Confort d'utilisation			
Éclairage de la zone de réfrigération	FlexiLight 2,0	FlexiLight 2,0	FlexiLight 2,0
Miele@home	•	•	•
Système de réfrigération	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active
Réglage précis porte intérieure	•	•	•
ComfortClean	•	•	•
ComfortSize	•	•	•
DynaCool	•	•	•
SoftClose	•	•	•
SelfClose	—	—	—
Commande			
Panneau de commande	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperCool	•	•	•
Nombre de zones de température	3	2	2
Mode Shabbat	•	•	•
Zone de réfrigération			
Nombre de clayettes	5	4	4
Porte-bouteilles en métal chromé	—	•	•
Nombre de casiers à légumes	—	—	—
Nombre de tiroirs de refroidissement	3	3	3
Paroi sèche	CleanSteel Inox antirace	CleanSteel Inox antirace	CleanSteel Inox antirace
Porte-bouteilles amovible	—	—	—
CompactCase	—	•	•
FlexiTray	—	•	•
Balconnets de contre-porte	5	5	5
Efficacité et durabilité			
Consommation d'énergie par an (en kWh)	104,39	99,65	99,65
Sécurité			
Alarme de porte sonore	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Technique de fixation	Porte fixe	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	26	26	26
Zone de réfrigération en L	250	296	296
dont zone PerfectFresh en L	98	98	98
Zone de congélation 4 étoiles en L	27	—	—
Volume total utile en L	276	296	296
Durée de conservation en cas de panne en h	14	—	—
Capacité de congélation en kg/24 h	2,00	—	—
Tension en V	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546
Prix de vente conseillé	€ 3.109,—	€ 4.139,—	€ 4.139,—

Congélateurs sous plan, niche de 82 cm




FNUS 7040 D	
Modèle	
Charnière de porte interchangeable	•
Convient pour agencement côte à côte	•
Design	
Éclairage zone de congélation	LED
Éclairage fabrique à glaçons automatique	—
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
NoFrost	•
SoftClose	•
Fabrique à glaçons automatique IceMaker	—
Mylce : glaçons (réser. d'eau)	—
Commande	
Panneau de commande	FreshTouch
SuperFrost	•
Mode Shabbat	•
Zone de congélation	
Nombre tiroirs de congélation	3
Dont Ice&PizzaBox	—
Efficacité et durabilité	
Consommation d'énergie par an (en kWh)	149,70
Sécurité	
Alarme de porte sonore	•
Caractéristiques techniques	
Technique de fixation	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie congélation en kg	—
Volume total utile en L	74
Durée de conservation en cas de panne en h	12
Capacité de congélation en kg/24 h	8,20
Tension en V	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	597 x 818 x 550
Prix de vente conseillé	€ 1.609,—

Congélateurs encastrables, niche de 88 cm





FNS 7140 C	
Modèle	
Charnière de porte interchangeable	•
Convient pour agencement côte à côte	•
Design	
Éclairage zone de congélation	—
Éclairage fabrique à glaçons automatique	—
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
NoFrost	•
SoftClose	•
Fabrique à glaçons automatique IceMaker	—
Mylce : glaçons (réser. d'eau)	—
Commande	
Panneau de commande	SensorTouch
SuperFrost	•
Mode Shabbat	•
Zone de congélation	
Nombre tiroirs de congélation	4
Dont Ice&PizzaBox	—
Efficacité et durabilité	
Consommation d'énergie par an (en kWh)	122,48
Sécurité	
Alarme de porte sonore	•
Caractéristiques techniques	
Technique de fixation	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie congélation en kg	—
Volume total utile en L	87
Durée de conservation en cas de panne en h	10
Capacité de congélation en kg/24 h	10,00
Tension en V	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	559 x 872 x 546
Prix de vente conseillé	€ 1.759,—

Congélateurs encastrables, niche de 140 cm




FNS 7470 D	
Modèle	
Charnière de porte interchangeable	•
Convient pour agencement côte à côte	•
Design	
Éclairage zone de congélation	LED
Éclairage fabrique à glaçons automatique	—
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
NoFrost	•
SoftClose	•
Fabrique à glaçons automatique IceMaker	—
Mylce : glaçons (réser. d'eau)	—
Commande	
Panneau de commande	FreshTouch
SuperFrost	•
Mode Shabbat	•
Zone de congélation	
Nombre tiroirs de congélation	6
Dont Ice&PizzaBox	—
Efficacité et durabilité	
Consommation d'énergie par an (en kWh)	173,17
Sécurité	
Alarme de porte sonore	•
Caractéristiques techniques	
Technique de fixation	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie congélation en kg	21
Volume total utile en L	—
Durée de conservation en cas de panne en h	10
Capacité de congélation en kg/24 h	10,00
Tension en V	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	559 x 1395 x 544
Prix de vente conseillé	€ 2.699,—

Congélateurs encastrables, niche de 178 cm



	FNS 7710 E	FNS 7740 D	FNS 7774 D
Modèle			
Charnière de porte interchangeable	•	•	•
Convient pour agencement côte à côte	•	•	•
Design			
Éclairage zone de congélation	—	—	LED
Éclairage fabrique à glaçons automatique	—	—	•
Confort d'utilisation			
Miele@home	•	•	•
NoFrost	•	•	•
SoftClose	—	•	•
Fabrique à glaçons automatique IceMaker	—	—	—
Mylce : glaçons (réser. d'eau)	—	—	—
Commande			
Panneau de commande	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperFrost	•	•	•
Mode Shabbat	•	•	•
Zone de congélation			
Nombre tiroirs de congélation	8	8	8
Dont Ice&PizzaBox	—	—	2
Efficacité et durabilité			
Consommation d'énergie par an (en kWh)	237,25	189,80	189,80
Sécurité			
Alarme de porte sonore	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Technique de fixation	Porte fixe	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie congélation en kg	—	—	—
Volume total utile en L	213	213	213
Durée de conservation en cas de panne en h	9	9	9
Capacité de congélation en kg/24 h	12,00	12,00	12,00
Tension en V	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546
Prix de vente conseillé	€ 2.899,—	€ 2.649,—	€ 3.319,—

Congélateurs encastrables, niche de 178 cm




	FNS 7794 D L (Prestige)	FNS 7794 D R (Prestige)
Modèle		
Charnière de porte interchangeable	—	—
Convient pour agencement côte à côte	•	•
Design		
Éclairage zone de congélation	LED	LED
Éclairage fabrique à glaçons automatique	•	•
Confort d'utilisation		
Miele@home	•	•
NoFrost	•	•
SoftClose	•	•
Fabrique à glaçons automatique IceMaker	—	—
Mylce : glaçons (réser. d'eau)	—	—
Commande		
Panneau de commande	FreshTouch	FreshTouch
SuperFrost	•	•
Mode Shabbat	•	•
Zone de congélation		
Nombre tiroirs de congélation	8	8
Dont Ice&PizzaBox	2	2
Efficacité et durabilité		
Consommation d'énergie par an (en kWh)	189,80	189,80
Sécurité		
Alarme de porte sonore	•	•
Caractéristiques techniques		
Technique de fixation	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie congélation en kg	—	—
Volume total utile en L	213	213
Durée de conservation en cas de panne en h	9	9
Capacité de congélation en kg/24 h	12,00	12,00
Tension en V	220 – 240	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546
Prix de vente conseillé	€ 4.139,—	€ 4.139,—

Combinés encastrables, 2 tiroirs, 178 cm




	KF 7742 B	KF 7742 C	KF 7772 B
Modèle			
Charnière de porte interchangeable	•	•	•
Convient pour agencement côte à côte	—	—	—
Design			
Éclairage zone de congélation	—	—	LED
Confort d'utilisation			
Éclairage de la zone de réfrigération	LED	LED	FlexiLight 2,0
Miele@home	•	•	•
Système de réfrigération	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Active
Freeze&Cool	—	—	—
Réglage précis porte intérieure	—	—	•
ComfortClean	•	•	•
DuplexCool/DynaCool/NoFrost	•/•/—	•/•/—	•/•/—
SoftClose	•	•	•
SelfClose	—	—	—
IceMaker : glaçons (raccord.)	—	—	—
Mylce : glaçons (réser. d'eau)	—	—	—
Commande			
Panneau de commande	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
Partie réfrigération débranchable	•	•	•
SuperCool/SuperFrost	•/•	•/•	•/•
Nombre de zones de température	3	3	3
Zone de réfrigération			
Nombre de clayettes	4	4	5
Porte-bouteilles en métal chromé	•	•	—
Nombre de tiroirs à légumes/de refroidissement	—/2	—/2	—/2
Paroi sèche	Blanc	Blanc	CleanSteel Inox antirace
CompactCase	—	—	—
FlexiTray	—	—	—
Balconnets de contre-porte	3	3	3
Zone de congélation			
Nombre tiroirs de congélation	2	2	2
Efficacité et durabilité			
Consommation d'énergie en 24 h (en kWh)	0,31	0,39	0,31
Sécurité			
Alarme de porte sonore	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Technique de fixation	Porte fixe	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg	18/12	18/12	18/12
Zone de réfrigération en L/dont zone PerfectFresh en L	201/71	201/71	202/71
Zone de congélation 4 étoiles en L	54	54	54
Volume total utile en L	255	255	256
Durée de conservation en cas de panne en h	9	9	9
Capacité de congélation en kg/24 h	4,00	4,00	4,00
Tension en V	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546
Prix de vente conseillé	€ 2.489,—	€ 2.289,—	€ 3.319,—

Combinés encastrables, 2 tiroirs, 178 cm




	KF 7731 D
Modèle	
Charnière de porte interchangeable	•
Convient pour agencement côte à côte	—
Design	
Éclairage zone de congélation	—
Confort d'utilisation	
Éclairage de la zone de réfrigération	LED
Miele@home	•
Système de réfrigération	DailyFresh
Freeze&Cool	—
Réglage précis porte intérieure	—
ComfortClean	•
DuplexCool/DynaCool/NoFrost	•/•/—
SoftClose	—
SelfClose	—
IceMaker : glaçons (raccord.)	—
Mylce : glaçons (réser. d'eau)	—
Commande	
Panneau de commande	SensorTouch
Partie réfrigération débranchable	•
SuperCool/SuperFrost	•/•
Nombre de zones de température	2
Zone de réfrigération	
Nombre de clayettes	5
Porte-bouteilles en métal chromé	•
Nombre de tiroirs à légumes/de refroidissement	—/1
Paroi sèche	—
CompactCase	—
FlexiTray	—
Balconnets de contre-porte	4
Zone de congélation	
Nombre tiroirs de congélation	2
Efficacité et durabilité	
Consommation d'énergie en 24 h (en kWh)	0,43
Sécurité	
Alarme de porte sonore	•
Caractéristiques techniques	
Technique de fixation	Porte entraî.
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg	—/—
Zone de réfrigération en L/dont zone PerfectFresh en L	212/—
Zone de congélation 4 étoiles en L	54
Volume total utile en L	266
Durée de conservation en cas de panne en h	9
Capacité de congélation en kg/24 h	4,00
Tension en V	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	541 x 1770 x 545
Prix de vente conseillé	€ 1.769,—

Combinés encastrables, 3 tiroirs, 178 cm




	KFN 7733 E	KFN 7734 B	KFN 7734 E
Modèle			
Charnière de porte interchangeable	•	•	•
Convient pour agencement côte à côte	—	—	—
Design			
Éclairage zone de congélation	—	—	—
Confort d'utilisation			
Éclairage de la zone de réfrigération	LED	LED	LED
Miele@home	•	•	•
Système de réfrigération	DailyFresh	DailyFresh	DailyFresh
Freeze&Cool	—	—	—
Réglage précis porte intérieure	—	—	—
ComfortClean	•	•	•
DuplexCool/DynaCool/NoFrost	•/•/•	•/•/•	•/•/•
SoftClose	—	•	•
SelfClose	—	—	—
IceMaker : glaçons (raccord.)	—	—	—
Mylce : glaçons (réser. d'eau)	—	—	—
Commande			
Panneau de commande	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Partie réfrigération débranchable	•	•	•
SuperCool/SuperFrost	•/•	•/•	•/•
Nombre de zones de température	2	2	2
Zone de réfrigération			
Nombre de clayettes	4	5	5
Porte-bouteilles en métal chromé	•	—	—
Nombre de tiroirs à légumes/de refroidissement	—/1	—/1	—/1
Paroi sèche	—	—	—
CompactCase	—	—	—
FlexiTray	—	—	—
Balconnets de contre-porte	3	3	3
Zone de congélation			
Nombre tiroirs de congélation	3	3	3
Efficacité et durabilité			
Consommation d'énergie en 24 h (en kWh)	0,62	0,31	0,62
Sécurité			
Alarme de porte sonore	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Technique de fixation	Porte entraî.	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg	—/—	18/12	18/12
Zone de réfrigération en L/dont zone PerfectFresh en L	183/—	183/—	183/—
Zone de congélation 4 étoiles en L	70	70	70
Volume total utile en L	253	253	253
Durée de conservation en cas de panne en h	9	9	9
Capacité de congélation en kg/24 h	6,00	6,00	6,00
Tension en V	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	541 x 1770 x 545	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546
Prix de vente conseillé	€ 2.079,—	€ 2.389,—	€ 1.699,—

Combinés encastrables, 3 tiroirs, 178 cm




	KFN 7744 C	KFN 7774 B	KFN 7785 C
Modèle			
Charnière de porte interchangeable	•	•	•
Convient pour agencement côte à côte	—	—	—
Design			
Éclairage zone de congélation	—	LED	LED
Confort d'utilisation			
Éclairage de la zone de réfrigération	LED	FlexiLight 2,0	FlexiLight 2,0
Miele@home	•	•	•
Système de réfrigération	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Active	DailyFresh
Freeze&Cool	—	—	•
Réglage précis porte intérieure	—	•	•
ComfortClean	•	•	•
DuplexCool/DynaCool/NoFrost	•/•/•	•/•/•	•/•/•
SoftClose	•	•	•
SelfClose	—	—	—
IceMaker : glaçons (raccord.)	—	—	—
Mylce : glaçons (réser. d'eau)	—	—	•
Commande			
Panneau de commande	SensorTouch	FreshTouch	FreshTouch
Partie réfrigération débranchable	•	•	•
SuperCool/SuperFrost	•/•	•/•	•/•
Nombre de zones de température	3	3	2
Zone de réfrigération			
Nombre de clayettes	3	4	4
Porte-bouteilles en métal chromé	•	—	—
Nombre de tiroirs à légumes/de refroidissement	—/2	—/2	—/1
Paroi sèche	CleanSteel Inox antirace	CleanSteel Inox antirace	CleanSteel Inox antirace
CompactCase	—	—	—
FlexiTray	—	—	•
Balconnets de contre-porte	2	2	4
Zone de congélation			
Nombre tiroirs de congélation	3	3	3
Efficacité et durabilité			
Consommation d'énergie en 24 h (en kWh)	0,45	0,36	0,40
Sécurité			
Alarme de porte sonore	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Technique de fixation	Porte fixe	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg	18/12	18/12	18/12
Zone de réfrigération en L/dont zone PerfectFresh en L	174/71	175/71	184/—
Zone de congélation 4 étoiles en L	70	70	71
Volume total utile en L	244	245	255
Durée de conservation en cas de panne en h	9	9	9
Capacité de congélation en kg/24 h	6,00	6,00	6,00
Tension en V	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546
Prix de vente conseillé	€ 2.589,—	€ 3.209,—	€ 3.619,—

Combinés encastrables, 3 tiroirs, 178 cm



	KFN 7795 C (Prestige)	KD 7724 E Active	KDN 7724 E Active
Modèle			
Charnière de porte interchangeable	•	•	•
Convient pour agencement côte à côte	—	—	—
Design			
Éclairage zone de congélation	LED	—	—
Confort d'utilisation			
Éclairage de la zone de réfrigération	FlexiLight 2,0	LED	LED
Miele@home	•	—	—
Système de réfrigération	PerfectFresh Active	DailyFresh	DailyFresh
Freeze&Cool	•	—	—
Réglage précis porte intérieure	•	—	—
ComfortClean	•	—	—
DuplexCool/DynaCool/NoFrost	•/•/•	—/—/—	—/—/•
SoftClose	•	—	—
SelfClose	—	—	—
IceMaker : glaçons (raccord.)	•	—	—
Mylce : glaçons (réser. d'eau)	—	—	—
Commande			
Panneau de commande	FreshTouch	EasyControl	EasyControl
Partie réfrigération débranchable	•	—	—
SuperCool/SuperFrost	•/•	•/•	•/•
Nombre de zones de température	3	2	2
Zone de réfrigération			
Nombre de clayettes	4	4	4
Porte-bouteilles en métal chromé	—	•	•
Nombre de tiroirs à légumes/de refroidissement	—/2	—/1	—/2
Paroi sèche	CleanSteel Inox antitrace	—	—
CompactCase	—	—	—
FlexiTray	•	—	—
Balconnets de contre-porte	2	3	3
Zone de congélation			
Nombre tiroirs de congélation	3	3	3
Efficacité et durabilité			
Consommation d'énergie en 24 h (en kWh)	0,45	0,62	0,64
Sécurité			
Alarme de porte sonore	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Technique de fixation	Porte fixe	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg	18/12	15/15	15/15
Zone de réfrigération en L/dont zone PerfectFresh en L	175/71	183/—	184/—
Zone de congélation 4 étoiles en L	71	84	76
Volume total utile en L	246	267	260
Durée de conservation en cas de panne en h	9	9	9
Capacité de congélation en kg/24 h	6,00	4,20	4,00
Tension en V	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	559 x 1770 x 546	541 x 1772 x 548	541 x 1772 x 548
Prix de vente conseillé	€ 3.849,—	€ 1.359,—	€ 1.469,—

Combinés encastrables, 3 tiroirs, 194 cm



	KFN 7844 C	KFN 7934 D
Modèle		
Charnière de porte interchangeable	•	•
Convient pour agencement côte à côte	—	—
Design		
Éclairage zone de congélation	—	LED
Confort d'utilisation		
Éclairage de la zone de réfrigération	LED	LED
Miele@home	•	•
Système de réfrigération	PerfectFresh Pro	DailyFresh
Freeze&Cool	—	—
Réglage précis porte intérieure	—	—
ComfortClean	•	—
DuplexCool/DynaCool/NoFrost	•/•/•	•/•/•
SoftClose	•	•
SelfClose	—	—
IceMaker : glaçons (raccord.)	—	—
Mylce : glaçons (réser. d'eau)	—	—
Commande		
Panneau de commande	SensorTouch	TouchControl
Partie réfrigération débranchable	•	—
SuperCool/SuperFrost	•/•	•/•
Nombre de zones de température	3	2
Zone de réfrigération		
Nombre de clayettes	4	5
Porte-bouteilles en métal chromé	•	—
Nombre de tiroirs à légumes/de refroidissement	—/2	—/2
Paroi sèche	CleanSteel Inox antitrace	—
CompactCase	—	—
FlexiTray	—	—
Balconnets de contre-porte	3	4
Zone de congélation		
Nombre tiroirs de congélation	3	3
Efficacité et durabilité		
Consommation d'énergie en 24 h (en kWh)	0,44	0,56
Sécurité		
Alarme de porte sonore	•	•
Caractéristiques techniques		
Technique de fixation	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg	18/12	20/19
Zone de réfrigération en L/dont zone PerfectFresh en L	204/71	284/—
Zone de congélation 4 étoiles en L	70	98
Volume total utile en L	273	382
Durée de conservation en cas de panne en h	9	13
Capacité de congélation en kg/24 h	6,00	10,00
Tension en V	220 – 240	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	559 x 1938 x 546	708 x 1935 x 548
Prix de vente conseillé	€ 2.599,—	€ 2.499,—

Schéma d'encastrement











Schéma d'encastrement


FNUS 7040 D




FNS 7710 E




KF 7742 B




KFN 7733 E



KFN 7844 C



KFN 7934 D



Miele

DynaCool



Miele MasterCool

Design et technologie de pointe en grand format



Esthétique impressionnante

Rien que l'aspect imposant des appareils de froid MasterCool laisse présager de la précision et de l'enthousiasme avec lesquels les différents matériaux ont été choisis et travaillés. Cette esthétique unique révèle un profond souci du détail.



Le meilleur du design

Les équipements uniques de l'enceinte répondent à tous vos souhaits. Les lignes horizontales soulignent le design épuré. Le design intemporel de l'enceinte souligne l'éclairage parfait et anti-éblouissant de l'appareil.



Éclairage agréable

La série d'appareils MasterCool se distingue par son éclairage BrilliantLight. De nombreux éclairages LED illuminent parfaitement chaque zone intérieure de l'appareil pour mettre en valeur tous les aliments.



Qualité inégalée

Une qualité d'exception placée sous le signe de la précision. Cette qualité commence avec le choix des matériaux. Les tablettes en verre, les plastiques résistants aux éraflures et les cadres en aluminium ont tous été sélectionnés pour leurs propriétés haut de gamme. Le savoir-faire et l'expérience constituent des atouts clés pour obtenir des produits de pointe.



reddot design award
winner 2019

Les nouveaux appareils MasterCool de Miele remportent un prix de design.

Miele MasterCool

Système de réfrigération MasterFresh – plaisir pur et goût naturel

Système de congélation DuplexCool Pro – longue durée de conservation pour plus de commodité



MasterFresh

Les aliments frais sont la base d'une alimentation saine. Idéalement, lorsque vous les consommez, vos fruits et légumes doivent être aussi croquants et appétissants que lorsque vous les achetez sur le marché. Mais qui est en mesure d'acheter chaque jour des ingrédients frais pour cuisiner ?

Outre la qualité des aliments à l'achat, il convient de ne pas négliger leur conservation. La bonne conservation des aliments détermine la fraîcheur, la saveur et les qualités nutritionnelles des aliments lors de leur préparation.

Les tiroirs de votre appareil Miele MasterCool offrent une température idéale pour conserver vos aliments dans les meilleures conditions. La fonction innovante MasterFresh assure une température de réfrigération particulièrement basse pour préserver les vitamines et les sels minéraux. L'humidité, elle aussi, est parfaitement adaptée à la conservation des fruits, légumes, produits laitiers, viandes ou poissons. Cela garantit que les aliments restent frais jusqu'à trois fois plus longtemps.



DuplexCool Pro

Deux circuits de refroidissement réglables séparément pour les parties réfrigération et congélation assurent un refroidissement optimal. De plus, il n'y a aucun échange d'air entre les zones. Cela permet d'éviter que les aliments de la partie réfrigération ne se dessèchent et que les odeurs d'aliments, tels que poissons, oignons ou fromages ne migrent dans la partie congélation.

En plus de la fonctionnalité DuplexCool, DuplexCool Pro offre une puissance maximale avec deux compresseurs séparés, un pour chaque circuit de refroidissement.

DuplexCool Pro garantit ainsi des conditions de conservation professionnelle sûres pour vos aliments dans les combinés réfrigérateur/congélateur.



Quelles caractéristiques recherchez-vous ?

Les points forts¹ de Miele MasterCool

Push2open

Confort et fiabilité : Il suffit d'une légère pression sur la façade pour que la porte de votre appareil Miele MasterCool s'entrebâille. Ce mécanisme automatique unique vous apporte un confort maximal : Il ne vous reste plus qu'à tirer la porte pour l'ouvrir en grand et sortir vos aliments frais. Push2open contribue à un design sobre et épuré — votre appareil MasterCool s'intègre ainsi parfaitement dans une cuisine sans poignées. Une préférence pour le classique ? Push2open se transforme aisément en Pull2open par le biais du bandeau de commande. La porte ne s'ouvre alors pas sous l'effet de la pression, mais d'une légère traction de la poignée, qui entraîne également l'ouverture automatique.



BrilliantLight

Lumière douce et agréable : Des baguettes LED carrées de haute qualité assurent un éclairage optimal et du plus bel effet.



MasterFresh

Frais jusqu'à trois fois plus longtemps : température de conservation optimale pour les fruits et légumes, le poisson, la viande et les produits laitiers.



Fabrique à glaçons automatique IceMaker

Production et stockage rapides : La fabrique à glaçons automatique IceMaker, à commande séparée, produit jusqu'à 150 glaçons par jour.



**Exclusivité
Miele**

Kit sommelier

Tout est prévu : rafraîchir les verres, préparer la décantation et maîtriser la température des vins, même entamés.

¹ Selon le modèle

Que signifient les pictogrammes ?

Aperçu de tous les pictogrammes de la gamme MasterCool de Miele **AVEC VIN**



Efficacité énergétique

Les classes d'efficacité énergétique indiquées vont de A à F. La meilleure note de Miele pour le MasterCool est E.



Éclairage

Les LED élégantes éclairent entièrement chaque zone de l'appareil.



Kit sommelier

Permet une décantation professionnelle, fournit des verres réfrigérés et des bouteilles de vin à la température de service, même après ouverture.



Grilles de stockage


Chaque bouteille est maintenue en toute sécurité grâce aux entretoises réglables individuellement.



Dispositif d'ouverture de porte

Une légère pression sur la porte de l'appareil active la fonction d'ouverture automatique.

Cave à vin encastrables, MasterCool



	KWT 2612 Vi (Prestige)	KWT 2672 ViS (Prestige)
Modèle		
Ouverture de porte	Gauche	Gauche
Charnière de porte interchangeable	•	•
Design		
Éclairage	BrilliantLight	BrilliantLight
Confort d'utilisation		
Miele@home	•	•
Panneau de commande	MasterSensor	MasterSensor
Mode Shabbat	•	•
DynaCool	•	•
Push2open	•	•
Charnière MaxLoad	•	•
FlexiFrame	•	•
Nombre de clayettes en bois FlexiFrame	13	9
Matériau des clayettes	Hêtre	Hêtre
Kit sommelier	—	•
NoteBoard	•	•
Commande		
Nombre de zones de température	3	3
Efficacité et durabilité		
Consommation d'énergie par an (en kWh)	155,13	155,13
Sécurité		
Alarme de porte sonore	•	•
Caractéristiques techniques		
Poids en kg	151,0	147,0
Technique de fixation	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	73	73
Volume total utile en l	441	370
Nombre de bouteilles de Bordeaux de 0,75 l	104 bouteilles	91 bouteilles
Tension en V	220 – 240	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	603 x 2127 x 610	603 x 2127 x 610
Prix de vente conseillé	€ 10.999,—	€ 11.649,—

Que signifient les pictogrammes ?

Aperçu de tous les pictogrammes de la gamme MasterCool de Miele **SANS VIN**



Efficacité énergétique

Les classes d'efficacité énergétique indiquées vont de A à F. La meilleure note de Miele pour le MasterCool est E.



Système de réfrigération

Stockage professionnel – les aliments restent frais jusqu'à trois fois plus longtemps.



Éclairage

Les LED élégantes éclairent entièrement chaque zone de l'appareil.



Fabrique à glaçons automatique IceMaker

Fabrique à glaçons avec raccordement à l'eau froide pour une production simple et rapide de jusqu'à 150 glaçons par jour.



Distributeur de glaçons et d'eau

Par simple pression sur un bouton, vous obtenez de l'eau froide ou des glaçons à partir du distributeur d'eau et de glace situé à l'avant.



Système congélateur


Pas de décongélation ni de nettoyage fastidieux de l'appareil.



Dispositif d'ouverture de porte


Une légère pression sur la porte de l'appareil active la fonction d'ouverture automatique.

Réfrigérateurs encastrables 75 et 90 cm, MasterCool



	K 2802 Vi (Prestige)	K 2902 Vi (Prestige)
Modèle		
Ouverture de porte	Droite	Droite
Charnière de porte interchangeable	•	•
Design		
Éclairage	BrilliantLight	BrilliantLight
Confort d'utilisation		
Miele@home	•	•
Caméras dans le réfrigérateur	—	—
Mode Shabbat	•	•
Système fraîcheur	MasterFresh	MasterFresh
Système Longlife AirClean	—	—
Freeze&Cool	—	—
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	—/•/—	—/•/—
Fabrique à glaçons automatique IceMaker	—	—
Distributeur de glaçons/d'eau	—	—
Push2open	•	•
Commande		
SuperCool + AirClean	—	—
Nombre de zones de température	2	2
Zone de réfrigération		
Nb tablettes / surfaces(plein)	2	2
Nombre d'étagères/surfaces (moitié)	—	—
Balconnet de contre-porte pour conserves/bouteilles	1/3	—/3
dont bacs en gallon	—	—
Zone de congélation		
Nombre de clayettes	—	—
Nombre de paniers de congélation	—	—
Paniers de contre-porte, petits/grands	—/—	—/—
Efficacité et durabilité		
Consommation d'énergie par an (en kWh)	165,71	181,77
Sécurité		
Alarme de porte sonore	•	•
Caractéristiques techniques		
Poids en kg	155,5	171,0
Technique de fixation	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg	27/—	48/—
Zone de réfrigération en L/dont zone PerfectFresh en L	467/69	579/85
Zone de congélation 4 étoiles en L	—	—
Volume total utile en L	467	579
Durée de conservation en cas de panne en h	—	—
Tension en V	220 – 240	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	756 x 2127 x 610	908 x 2127 x 610
Prix de vente conseillé	€ 9.799,—	€ 10.299,—


Congélateurs encastrables, MasterCool




	F 2413 Vi (Prestige)	F 2813 Vi (Prestige)
Modèle		
Ouverture de porte	Gauche	Gauche
Charnière de porte interchangeable	•	•
Design		
Éclairage	BrilliantLight	BrilliantLight
Confort d'utilisation		
Miele@home	•	•
Caméras dans le réfrigérateur	—	—
Mode Shabbat	•	•
Système fraîcheur	—	—
Système Longlife AirClean	—	—
Freeze&Cool	—	—
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	-/-/•	-/-/•
Fabrique à glaçons automatique IceMaker	•	•
Distributeur de glaçons/d'eau	—	—
Push2open	•	•
Commande		
SuperCool + AirClean	—	—
Nombre de zones de température	1	1
Zone de réfrigération		
Nb tablettes / surfaces(plein)	—	—
Nombre d'étagères/surfaces (moitié)	—	—
Balconnet de contre-porte pour conserves/bouteilles	-/-	-/-
dont bacs en gallon	—	—
Zone de congélation		
Nombre de clayettes	2	3
Nombre de paniers de congélation	2	2
Paniers de contre-porte, petits/grands	1/3	1/3
Efficacité et durabilité		
Consommation d'énergie par an (en kWh)	246,00	321,00
Sécurité		
Alarme de porte sonore	•	•
Caractéristiques techniques		
Poids en kg	122,2	156,0
Technique de fixation	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg	59/—	28/—
Zone de réfrigération en L/dont zone PerfectFresh en L	-/-	-/-
Zone de congélation 4 étoiles en L	240	445
Volume total utile en L	268	—
Durée de conservation en cas de panne en h	10	10
Tension en V	220 – 240	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	451 x 2127 x 545	756 x 2125 x 608
Prix de vente conseillé	€ 9.179,—	€ 10.299,—

Schéma d'encastrement


KWT 2612 Vi, KWT 2672 ViS



K 2802 Vi



K 2902 Vi





MasterCool

La nouvelle génération — les combinés réfrigérateur/
congélateur



Miele MasterCool

Design et technologie de pointe en grand format.

Avec le développement des appareils encastrables MasterCool de grande capacité, Miele établit de nouvelles références. Des matériaux de la plus haute qualité, des innovations fascinantes et un confort inimitable sont ici réunis pour créer des appareils de froid premium. La conception intérieure raffinée séduit en associant l'inox à des éléments décoratifs et un cadre d'appareil foncés. Découvrez avec MasterCool l'art du froid réinventé : une alliance parfaite entre élégance, confort et innovation.



Prix du design : les nouveaux combinés réfrigérateur/congélateur MasterCool de Miele.



Quel type d'appareil souhaitez-vous ?

La vaste gamme d'appareils de froid Miele MasterCool

Les appareils Miele séduisent grâce à des fonctionnalités spéciales pour conserver, réfrigérer ou congeler chaque aliment dans des conditions optimales. Ils contribuent ainsi à un mode de vie sain et moderne.

Appareils de froid




Combinés réfrigérateur/congérateur

Conformes aux normes les plus strictes : Miele MasterCool III associe qualité et innovation avec un design intemporel composé d'inox, d'éléments décoratifs et d'un cadre foncé. Chaque détail est fabriqué avec le plus grand soin et une précision exemplaire jusque dans le moindre détail de la fabrique à glaçons automatique IceMaker et du distributeur d'eau intégré. La conception solide et l'intégration invisible de composants assurent la fiabilité sur une longue durée de vie.

Réfrigérateurs

Élégance, minimalisme, sophistication : Les appareils de froid Miele MasterCool s'intègrent parfaitement dans toutes les cuisines modernes et convainquent par des matériaux de haute qualité et une fabrication minutieuse. Le design élaboré et sophistiqué est mis en valeur par des couleurs uniformes et l'absence de vis et de fentes. BrilliantLight offre un éclairage homogène et clair de l'intérieur – un atout indéniable en termes de style, d'expérience d'utilisation et de clarté.



Congélateurs

Qualité hors pair, esthétique raffinée et valeur incomparable pour les clients qui savent apprécier les belles choses : Les congélateurs Miele MasterCool posent de nouvelles références en matière de raffinement et de design exclusif grâce à une technologie et une esthétique de pointe. Une fabrication soigneuse et minutieuse combinée au design robuste et à l'intégration invisible de composants réunissent en un seul et même produit la durabilité, la singularité et le parfait fonctionnement.

Caves à vin

Un stockage optimal est la clé d'une qualité de vin exceptionnelle. Les caves à vin de Miele préservent la qualité de tous les cépages pendant longtemps. Les appareils offrent un maximum de flexibilité : Les zones de température individuelles peuvent être réglées au degré près. Ainsi, grâce aux multiples possibilités de stockage, vous pouvez conserver simultanément tous types de bouteilles de vin dans des conditions optimales. L'intérieur peut être adapté pour personnaliser la présentation de vos vins.

Système de réfrigération MasterCool de Miele

MasterFresh Pro – pur plaisir et goût préservé



MasterFresh Pro

Les aliments frais sont la base d'une alimentation saine. Idéalement, lorsque vous les consommez, vos fruits et légumes doivent être aussi croquants et appétissants que lorsque vous les achetez sur le marché. Mais qui est en mesure d'acheter chaque jour des ingrédients frais pour cuisiner ? Outre la qualité des aliments à l'achat, il convient de ne pas négliger leur conservation. La bonne conservation des aliments détermine la fraîcheur, la saveur et les qualités nutritionnelles des aliments lors de leur préparation.

Les tiroirs de votre appareil Miele MasterCool offrent une température idéale pour conserver vos aliments dans les meilleures conditions. La fonction innovante MasterFresh Pro permet d'optimiser le temps de refroidissement et le taux d'humidité pour préserver les vitamines et les sels minéraux. Les deux réglages peuvent être personnalisés facilement via l'écran M Touch Pro. La viande, le poisson et les produits laitiers restent frais trois fois plus longtemps ; les fruits et légumes jusqu'à cinq fois plus longtemps.

Miele MasterCool FoodView¹

Une caméra intégrée dans le réfrigérateur pour une allure intelligente



FoodView¹

Cela vous est-il déjà arrivé ? Vous prévoyez d'organiser un barbecue un soir et, en quittant le travail, vous faites une liste de courses dans votre tête. Mais en arrivant au supermarché, vous vous apercevez que vous ne vous souvenez plus de ce que vous avez déjà chez vous dans le réfrigérateur. Ne serait-ce pas génial de pouvoir vérifier rapidement sur son smartphone ? Miele vous facilite la tâche. Des caméras intégrées dans la partie réfrigération vous fournissent une image instantanée de ce que vous avez déjà à la maison et de ce que vous devez acheter pour la soirée à venir.

C'est la première fois que Miele propose jusqu'à quatre caméras intégrées dans une partie réfrigération. Les caméras sont situées dans la porte de votre partie réfrigération, sous l'étagère supérieure et en haut de l'appareil. Dès que les portes ou les tiroirs sont fermés, elles prennent des photos de certaines parties de l'intérieur, y compris les tiroirs. Ces images sont envoyées à l'App Miele, sur laquelle vous pouvez voir à tout moment les aliments que vous avez déjà et ceux que vous devez acheter, sans même ouvrir la porte du réfrigérateur.

¹ Il s'agit d'une offre numérique distincte de Miele & Cie. KG. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et les régions. Acceptation des conditions générales de vente et de la politique de confidentialité pour les produits et services numériques de Miele dans l'App Miele requise. Miele se réserve le droit de modifier ou d'arrêter l'offre numérique à tout moment.



Quelles caractéristiques recherchez-vous ?

Les points forts¹ de Miele MasterCool

MasterFresh Pro

Les compartiments de votre appareil Miele MasterCool offrent un climat idéal pour divers aliments. La plage de température est régulée automatiquement, ce qui permet de conserver longtemps les vitamines et les minéraux à une température idéale de 0 à 3 degrés. Grâce au réglage électronique de l'humidité du compartiment, la viande, le poisson et les produits laitiers restent frais jusqu'à trois fois plus longtemps, tandis que les fruits et les légumes conservent leur fraîcheur jusqu'à cinq fois plus longtemps. Les denrées périssables peuvent également y être stockées. Tous les aliments doivent être placés dans les compartiments appropriés de votre réfrigérateur immédiatement après avoir été achetés. Ainsi, la salade restera ferme, le steak juteux, les pommes croquantes et le yaourt savoureux.



FoodView²

Visualisez des images de vos provisions dans la zone de réfrigération à l'aide de l'App Miele, à toute heure et de n'importe où. Les déchets sont éliminés.




Système Longlife AirClean

Le filtre réactivable réduit sensiblement les mauvaises odeurs et conserve ainsi la fraîcheur de vos aliments.



Fabrique à glaçons automatique IceMaker

La fabrique à glaçons automatique IceMaker produit 1,4 kg par jour avec raccordement à l'eau froide et filtre.



Push2open

Unique : Intégration parfaite dans des cuisines sans poignées, la porte s'ouvre en pressant sur la façade.



BrilliantLight Pro

Douceur et esthétique : Les éclairages LED de haute qualité offrent un éclairage parfait et une ambiance agréable.

¹ Selon le modèle

² Il s'agit d'une offre numérique distincte de Miele & Cie. KG. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et les régions. Acceptation des conditions générales de vente et de la politique de confidentialité pour les produits et services numériques de Miele dans l'App Miele requise. Miele se réserve le droit de modifier ou d'arrêter l'offre numérique à tout moment.

Que signifient les pictogrammes ?

Tous les pictogrammes pour Miele MasterCool – la nouvelle génération de combinés réfrigérateur/congélateur



Efficacité énergétique

Les classes d'efficacité énergétique indiquées vont de A à F. La meilleure note de Miele pour le MasterCool est D.



Système de réfrigération

Stockage professionnel – les aliments restent frais jusqu'à cinq fois plus longtemps.



FoodView¹

Sachez toujours ce qu'il y a dans le réfrigérateur.



BrilliantLight Pro

Les LED élégantes éclairent entièrement chaque zone de l'appareil.



Fabrique à glaçons automatique IceMaker

Fabrique à glaçons avec raccordement à l'eau froide pour une production simple et rapide pouvant atteindre 1,4 kg de glaçons par jour.




Système Longlife AirClean

Des aliments frais sans odeurs désagréables.


¹ Il s'agit d'une offre numérique distincte de Miele & Cie. KG. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et les régions. Acceptation des conditions générales de vente et de la politique de confidentialité pour les produits et services numériques de Miele dans l'App Miele requise. Miele se réserve le droit de modifier ou d'arrêter les offres numériques à tout moment.

Combinés encastrables 75 et 90 cm, MasterCool







	KFMC 3834 L (Prestige)	KFMC 3834 R (Prestige)	KFMC 3844 FD (Prestige)
Modèle			
Ouverture de porte	Gauche	Droite	Gauche et droite
Charnière de porte interchangeable	•	•	—
Design			
Éclairage	BrilliantLight Pro	BrilliantLight Pro	BrilliantLight Pro
Confort d'utilisation			
Miele@home	•	•	•
Caméras dans le réfrigérateur	3	3	4
Mode Shabbat	•	•	•
Système fraîcheur	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool
Système Longlife AirClean	•	•	•
Freeze&Cool	—	—	—
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Fabrique à glaçons automatique IceMaker	•	•	•
Distributeur de glaçons/d'eau	—	—	—
Push2open	•	•	•
Commande			
SuperCool + AirClean	•	•	•
Nombre de zones de température	3	3	3
Zone de réfrigération			
Nb tablettes / surfaces (plein)	2	2	1
Nombre d'étagères/surfaces (moitié)	—	—	2
Balconnet de contre-porte pour conserves/bouteilles	2/1	2/1	4/2
dont bacs en gallon	—	—	—
Zone de congélation			
Nombre de clayettes	—	—	—
Nombre de paniers de congélation	3	3	3
Paniers de contre-porte, petits/grands	—/—	—/—	—/—
Efficacité et durabilité			
Consommation d'énergie par an (en kWh)	254,00	254,00	285,00
Sécurité			
Alarme de porte sonore	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Poids en kg	204,0	204,0	234,0
Technique de fixation	Porte fixe	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg	60/17	60/17	54/14
Zone de réfrigération en L/dont zone PerfectFresh en L	316/51	316/51	379/60
Zone de congélation 4 étoiles en L	160	160	197
Volume total utile en L	476	476	576
Durée de conservation en cas de panne en h	19	19	19
Tension en V	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	756 x 2123 x 608	756 x 2123 x 608	895 x 2123 x 608
Prix de vente conseillé	€ 12.399,—	€ 12.399,—	€ 14.499,—

Combinés encastrables 90 cm, MasterCool



	KFCM 3844 L (Prestige)	KFCM 3844 R (Prestige)
Modèle		
Ouverture de porte	Gauche	Droite
Charnière de porte interchangeable	•	•
Design		
Éclairage	BrilliantLight Pro	BrilliantLight Pro
Confort d'utilisation		
Miele@home	•	•
Caméras dans le réfrigérateur	3	3
Mode Shabbat	•	•
Système fraîcheur	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool
Système Longlife AirClean	•	•
Freeze&Cool	—	—
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	•/•/•	•/•/•
Fabrique à glaçons automatique IceMaker	•	•
Distributeur de glaçons/d'eau	—	—
Push2open	•	•
Commande		
SuperCool + AirClean	•	•
Nombre de zones de température	3	3
Zone de réfrigération		
Nb tablettes / surfaces(plein)	1	1
Nombre d'étagères/surfaces (moitié)	2	2
Balconnet de contre-porte pour conserves/bouteilles	2/1	2/1
dont bacs en gallon	—	—
Zone de congélation		
Nombre de clayettes	—	—
Nombre de paniers de congélation	3	3
Paniers de contre-porte, petits/grands	—/—	—/—
Efficacité et durabilité		
Consommation d'énergie par an (en kWh)	280,00	280,00
Sécurité		
Alarme de porte sonore	•	•
Caractéristiques techniques		
Poids en kg	229,0	229,0
Technique de fixation	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg	47/14	47/14
Zone de réfrigération en L/dont zone PerfectFresh en L	382/60	382/60
Zone de congélation 4 étoiles en L	197	197
Volume total utile en L	579	579
Durée de conservation en cas de panne en h	19	19
Tension en V	220 – 240	230 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	895 x 2123 x 608	895 x 2123 x 608
Prix de vente conseillé	€ 13.399,—	€ 13.399,—

Schéma d'encastrement



Que signifient les pictogrammes ?

Aperçu de tous les pictogrammes des combinés réfrigérateur-congérateur FrenchDoor Miele



Efficacité énergétique

Les classes d'efficacité énergétique indiquées vont de A à G. La meilleure classe d'efficacité énergétique des combinés réfrigérateur-congérateur FrenchDoor Miele est D.



Système de réfrigération

Conservation optimale grâce à l'humidification active – les aliments restent frais jusqu'à cinq fois plus longtemps, même lorsque le tiroir n'est que partiellement rempli.



Conservation professionnelle – les aliments restent frais jusqu'à cinq fois plus longtemps.



Tiroir spacieux avec humidité réglable pour des fruits et légumes plus frais.



Système Longlife AirClean

Des aliments frais sans odeurs désagréables.



Freeze&Cool

La température de la zone de congélation peut être réglée par paliers entre -18 °C et +5 °C. Les zones de réfrigération et de congélation peuvent être désactivées séparément.



IceMaker

Fabrication de glaçons avec raccordement à l'eau pour une production rapide et simple de glaçons.



Distributeur d'eau




Distributeur d'eau intégré pour une eau fraîche et filtrée à tout moment.



Distributeur de glaçons et d'eau

D'une simple pression sur une touche, des glaçons et de l'eau fraîche sont disponibles à l'avant de l'appareil.

Combinés posables, Nouveaux FrenchDoor



	KFFD 6741	KFFD 6765	KFFD 6867
Design			
Coloris de la carrosserie	Argenté	Argenté	BlackSteel
Couleur de la façade de l'appareil	Inox/CleanSteel Inox antitrace	Inox/CleanSteel Inox antitrace	Noir obsidien mat
Éclairage de la zone de réfrigération	LED	LED	LED
Éclairage zone de congélation	LED	LED	LED
Confort d'utilisation			
Mise en réseau avec Miele@home	•	•	•
Système de réfrigération	DailyFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Active
Dispositif d'ouverture de porte	Poignée	Poignée	Poignée
Freeze&Cool	•	•	—
ComfortClean	—	•	•
DuplexCool/DynaCool/NoFrost	•/•/•	•/•/•	•/•/•
SoftClose	—	—	—
SelfClose	•	•	•
IceMaker : glaçons (raccord.)	—	—	•
Distributeur d'eau avec raccordement à l'eau froide	—	—	•
Distributeur de glaçons/d'eau avec raccordement à l'eau froide	—	•	—
Commande			
Panneau de commande	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
Partie réfrigération débranchable	•	•	•
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	•	•	•
SuperCool + AirClean	•	•	•
SuperFrost	•	•	•
Nombre de zones de température	2	3	3
QuickIce	—	•	—
Zone de réfrigération			
Nombre d'étagères/surfaces (moitié)	4	4	4
Tablettes en verre securit	—	—	—
Nombre de casiers à légumes	—	—	—
Nombre de tiroirs de refroidissement	2	2	2
Paroi sèche	Blanc	StainlessSteel	BlackSteel
Balconnet de contre-porte pour conserves/bouteilles	2/2	2/1	2/2
Zone de congélation			
Nombre tiroirs de congélation	3	3	3
Nombre de compartiments de congélation	—	—	—
Nombre de balconnets de contreporte	—	—	—
Efficacité			
Consommation d'énergie par an (en kWh)	269,37	283,61	286,89
Sécurité			
Alarme de porte sonore	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Zone de congélation 4 étoiles en l	220	230	231
Volume total utile en l	—	538	586
Durée de conservation en cas de panne en h	14	12	12
Capacité de congélation en kg/24 h	5,00	6,20	6,20
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	906 x 1805 x 745	906 x 1805 x 745	906 x 1805 x 750
Zone de réfrigération en L/dont zone PerfectFresh en L	356/—	308/94	356/101
Accessoires fournis			
Filtre AirClean Longlife	•	•	•
Prix de vente conseillé	€ 3.299,—	€ 4.799,—	€ 5.799,—



Excellentes conditions de stockage pour vos vins

Caves à vin Miele

Pour les vrais amateurs, le plaisir du vin commence par le choix de bonnes bouteilles. Pour profiter longtemps d'un bon vin, il faut pouvoir le conserver chez soi de manière optimale. Les caves à vin Miele offrent l'environnement idéal pour protéger et conserver à long terme la qualité de vos meilleurs millésimes.

Vous bénéficiez d'un maximum de flexibilité : Les zones de température individuelles sont réglables au degré près. Ainsi, grâce aux multiples possibilités de stockage, vous pouvez conserver simultanément tous types de bouteilles de vin dans des conditions optimales. Grâce à nos caractéristiques pratiques, vous pouvez mettre en scène vos vins en toute flexibilité et adapter l'intérieur à votre guise.

L'équipement des caves à vin Miele est aussi personnalisé que votre sélection de vins. De par leurs multiples modèles et combinaisons possibles, elles s'intègrent parfaitement dans le design de votre cuisine ou dans votre intérieur. Grâce à des fonctionnalités professionnelles telles que le Kit sommelier ou le PresenterFrame, votre cave à vin devient un véritable atout design.



Design d'exception :
cave à vin posable
KWT 4999 F noir obsidien



Design d'exception :
caves à vin encastrables
KWTUS 7000

Quelle interface utilisateur préférez-vous ?

Interfaces utilisateur des caves à vin Miele

Interfaces utilisateur

Les interfaces utilisateur de Miele sont très ergonomiques. Chaque cave à vin est dotée d'éléments de commande ultramodernes, alliant parfaitement fonctionnalité et esthétique.

Commande FreshTouch

La commande FreshTouch se compose d'un écran couleur TFT avec fonction tactile et n'est équipée d'aucune touche supplémentaire. Tous les affichages et toutes les fonctions peuvent être facilement sélectionnés sur l'écran central et peuvent être réglés d'une simple pression de doigt.



Commande SensorTouch

Les commandes SensorTouch sont basées sur un écran LCD. Naviguer dans les menus se fait de manière intuitive avec une simple pression de doigt sur les trois zones tactiles situées à droite de l'écran.



Bandeaux TouchControl

Les bandeaux TouchControl se distinguent par leur surface de commande lisse avec des touches sensibles et un affichage de température numérique d'une grande précision. Une légère pression du doigt suffit pour sélectionner la fonction souhaitée.



Interface MasterSensor (uniquement pour les appareils MasterCool)

La commande MasterSensor se compose d'un écran tactile TFT à haute résolution. Réglez aisément la température ou l'éclairage au niveau souhaité, par une simple pression de doigt. La couleur d'arrière-plan de l'écran tactile peut être réglée au choix sur noir ou blanc.






Quelles caractéristiques recherchez-vous ?

Les points forts¹ des caves à vin Miele

Exclusivité Miele Kit sommelier

Avec le Kit sommelier exclusif de Miele, découvrez l'alliance harmonieuse du style et de la fonctionnalité. Ce kit offre un généreux espace pour le stockage optimal de vos verres et bouteilles de vin. Gâtez vos invités avec du champagne ou du vin blanc d'exception – servi dans des verres parfaitement rafraîchis. Même une fois entamées, vos bouteilles peuvent être stockées à la verticale, pour un maintien optimal de leur température. Mention spéciale pour la tablette amovible avec support silicone nettoyable, qui confère à votre présentation une élégance incomparable. En outre, les petits équipements pour le vin se rangent élégamment dans la boîte pour les accessoires. Pour que chaque dégustation de vin incarne le summum du raffinement et de l'hospitalité.




PresenterFrame

Fonctionnalité et élégance : Conservez vos vins dans des conditions idéales et présentez-les avec élégance.



Zones de température

Réglables individuellement : Vous pouvez entreposer et maintenir à bonne température jusqu'à trois types de vin différents.



Exclusivité Miele FlexiFrame

En un tour de main : Les entretoises peuvent être déplacées pour accueillir de grandes bouteilles.



Exclusivité Miele FlexiFrame Plus

Parfaitement en place : Les entretoises amovibles en longueur et en largeur permettent même d'accueillir des magnums.



NoteBoard

Marquage personnalisé : Des bandes amovibles se trouvent à l'avant des clayettes en bois.

¹ Selon le modèle

Que signifient les pictogrammes ?

Aperçu de tous les pictogrammes des caves à vin Miele



Efficacité énergétique

Les classes d'efficacité énergétique indiquées vont de D à G. La meilleure note de Miele pour les caves à vin est D.



Émissions sonores

Indique les émissions sonores exactes en décibels (dB).



Zone de température

Vous pouvez obtenir des appareils avec une, deux ou trois zones de température, dans lesquelles la température peut être sélectionnée individuellement.



Éclairage

Les élégants éclairages halogènes éclairent entièrement chaque zone du réfrigérateur.



Pas de maintenance, économie d'énergie et excellent éclairage de l'intérieur de l'armoire.



Grilles de stockage

Les entretoises amovibles en longueur et largeur permettent même de stocker des magnums.



Chaque bouteille est maintenue en toute sécurité grâce aux entretoises réglables individuellement.



Kit sommelier


Permet une décantation professionnelle, fournit des verres réfrigérés et des bouteilles de vin à la température de service, même après ouverture.



PresenterFrame




Présentation élégante des vins spéciaux et rangement idéal des bouteilles entamées.

Cave à vin encastrables, niche de 45 cm





KWT 7112 iG	
Modèle	
Charnière de porte interchangeable	—
Convient pour agencement côte à côte	—
Design	
Porte en verre teinté	—
Éclairage de la partie vin	Éclairage LED
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Dispositif d'ouverture de porte	Push2open
DynaCool	•
SoftClose	•
Nombre de clayettes	3
Matériau des clayettes	Hêtre
Nombre de clayettes FlexiFrame	2
Nombre de clayettes en bois FlexiFrame Plus	2
Kit sommelier	—
Présentoir de bouteilles	—
Grille de sol 3D	—
Commande	
Panneau de commande	TouchControl
Nombre de zones de température	1
Mode Shabbat	—
Efficacité et durabilité	
Consommation d'énergie par an (en kWh)	115,71
Sécurité	
Alarme de porte sonore	•
Caractéristiques techniques	
Technique de fixation	—
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	—
Capacité vin en L	47
Nombre de bouteilles de Bordeaux de 0,75 l	18 bouteilles
Tension en V	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	595 x 455 x 559
Prix de vente conseillé	€ 3.399,— (NR MAT / PB)

Cave à vin sous plan, niche de 82 cm






	KWTUS 7054 F	KWTUS 7055 F	KWTUS 7074 F
Modèle			
Charnière de porte interchangeable	•	•	•
Convient pour agencement côte à côte	•	•	•
Design			
Porte en verre teinté	—	—	—
Éclairage de la partie vin	LED variable en continu	LED variable en continu	LED variable en continu
Confort d'utilisation			
Miele@home	•	•	•
Dispositif d'ouverture de porte	FrontOpen	FrontOpen	FrontOpen
DynaCool	•	•	•
SoftClose	—	—	—
Nombre de clayettes	4	2	4
Matériau des clayettes	Hêtre	Hêtre	Hêtre
Nombre de clayettes FlexiFrame	3	1	3
Nombre de clayettes en bois FlexiFrame Plus	—	—	—
Kit sommelier	—	•	—
Présentoir de bouteilles	—	—	—
Grille de sol 3D	—	—	—
Commande			
Panneau de commande	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
Nombre de zones de température	—	—	—
Mode Shabbat	•	•	•
Efficacité et durabilité			
Consommation d'énergie par an (en kWh)	106,20	106,20	104,00
Sécurité			
Alarme de porte sonore	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Technique de fixation	—	Porte fixe	—
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	—	—	—
Capacité vin en L	110,8	110,8	92
Nombre de bouteilles de Bordeaux de 0,75 l	44 bouteilles	12 bouteilles	32 bouteilles
Tension en V	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	597 x 819 x 579	597 x 819 x 579	597 x 819 x 563
Prix de vente conseillé	€ 3.319,— (NR)	€ 3.629,—	€ 3.729,—

Cave à vin sous plan, niche de 82 et 86 cm




	KWTUS 7096 E	KWTUS 7196 E (Prestige)
Modèle		
Charnière de porte interchangeable	•	•
Convient pour agencement côte à côte	•	•
Design		
Porte en verre teinté	—	—
Éclairage de la partie vin	LED variable en continu	LED variable en continu
Confort d'utilisation		
Miele@home	•	•
Dispositif d'ouverture de porte	Push2open	Push2open
DynaCool	•	•
SoftClose	•	•
Nombre de clayettes	4	4
Matériau des clayettes	Hêtre	Hêtre
Nombre de clayettes FlexiFrame	3	3
Nombre de clayettes en bois FlexiFrame Plus	—	—
Kit sommelier	—	—
Présentoir de bouteilles	—	—
Grille de sol 3D	—	—
Commande		
Panneau de commande	FreshTouch	FreshTouch
Nombre de zones de température	—	—
Mode Shabbat	•	•
Efficacité et durabilité		
Consommation d'énergie par an (en kWh)	83,20	83,20
Sécurité		
Alarme de porte sonore	•	•
Caractéristiques techniques		
Technique de fixation	—	—
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	—	—
Capacité vin en L	95	104
Nombre de bouteilles de Bordeaux de 0,75 l	32 bouteilles	38 bouteilles
Tension en V	220 – 240	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	597 x 819 x 579	597 x 859 x 579
Prix de vente conseillé	€ 4.139,— (NR)	€ 4.239,— (NR)

Cave à vin encastrables, niche de 88 cm



	KWT 6422 i-1	KWT 6422 iG-1
Modèle		
Charnière de porte interchangeable	•	•
Convient pour agencement côte à côte	•	•
Design		
Porte en verre teinté	—	—
Éclairage de la partie vin	Éclairage LED	Éclairage LED
Confort d'utilisation		
Miele@home	•	•
Dispositif d'ouverture de porte	—	Push2open
DynaCool	•	•
SoftClose	•	•
Nombre de clayettes	2	2
Matériau des clayettes	Hêtre	Hêtre
Nombre de clayettes FlexiFrame	2	2
Nombre de clayettes en bois FlexiFrame Plus	—	—
Kit sommelier	—	—
Présentoir de bouteilles	—	—
Grille de sol 3D	•	•
Commande		
Panneau de commande	TouchControl	TouchControl
Nombre de zones de température	—	—
Mode Shabbat	—	—
Efficacité et durabilité		
Consommation d'énergie par an (en kWh)	142,00	143,00
Sécurité		
Alarme de porte sonore	•	•
Caractéristiques techniques		
Technique de fixation	Porte fixe	—
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	20	—
Capacité vin en L	97	104
Nombre de bouteilles de Bordeaux de 0,75 l	30 bouteilles	33 bouteilles
Tension en V	220 – 240	220 – 240
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	557 x 872 x 553	595 x 906 x 572
Prix de vente conseillé	€ 4.139,—	€ 4.149,— (GR / PB / NR)


Cave à vin encastrables, niche de 178 cm




	KWT 6722 iGS-1 (Prestige)	KWT 6722 iS-1 (Prestige)
Modèle		
Charnière de porte interchangeable	•	•
Convient pour agencement côte à côte	•	•
Design		
Porte en verre teinté	—	—
Éclairage de la partie vin	Éclairage LED	Éclairage LED
Confort d'utilisation		
Miele@home	•	•
Dispositif d'ouverture de porte	Push2open	—
DynaCool	•	•
SoftClose	•	•
Nombre de clayettes	8	8
Matériau des clayettes	Hêtre	Hêtre
Nombre de clayettes FlexiFrame	8	8
Nombre de clayettes en bois FlexiFrame Plus	—	—
Kit sommelier	•	•
Présentoir de bouteilles	—	—
Grille de sol 3D	•	•
Commande		
Panneau de commande	TouchControl	TouchControl
Nombre de zones de température	—	—
Mode Shabbat	—	—
Efficacité et durabilité		
Consommation d'énergie par an (en kWh)	165,00	162,00
Sécurité		
Alarme de porte sonore	•	•
Caractéristiques techniques		
Technique de fixation	—	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	—	20
Capacité vin en L	271	254
Nombre de bouteilles de Bordeaux de 0,75 l	83 bouteilles	80 bouteilles
Tension en V	220 – 240	220 – 240
Prix de vente conseillé	€ 5.169,— (NR)	€ 5.169,—

Schéma d'encastrement


KWT 6422 i-1




KWT 6722 iGS-1




KWT 6722 iGS-1




KWT 6722 iS-1




KWT 6422 iG-1




KWT 6422 iG-1



KWTUS 7096 E, KWTUS 7055 F



KWTUS 7196 E





Lave-vaisselle



Lave-vaisselle



Une nouvelle dimension de lave-vaisselle :

Dosage automatique avec PowerDisk intégré.

Dosage parfait — aucun surdosage

Pour obtenir des résultats de nettoyage parfaits tout en préservant l'environnement.

Miele PowerDisk et PowerDisk Eco —

Composés à 100 % de plastique recyclé

D'excellents résultats de lavage —

grâce à une poudre granulée développée en exclusivité

Efficace contre les virus —

Les lave-vaisselle Miele éliminent plus de 99,9 % des virus ²⁾.



Avec les lave-vaisselle Miele AutoDos, découvrez une catégorie haut de gamme : pour un gain de temps maximal et des résultats de lavage exceptionnels !

AutoDos est le premier système de dosage automatique au monde avec PowerDisk intégré. La poudre granulée qu'il contient a été adaptée spécialement au lave-vaisselle et au dosage automatique. Elle se dissout rapidement et produit ainsi des résultats parfaits, pour que votre vaisselle soit toujours éclatante de propreté à chaque lavage.


Grâce au PowerDisk, la poudre granulée est dosée automatiquement — selon le programme, toujours au meilleur moment. Vous n'avez plus à vous occuper de rien et pouvez consacrer votre temps à autre chose. Même un surdosage est impossible, ce qui permet d'économiser de précieuses ressources. Un PowerDisk suffit pour 20 cycles de lavage en moyenne¹⁾. Profitez de votre liberté grâce à Miele AutoDos !

Résultats de lavage optimaux grâce à la poudre granulée exclusive spécialement développée pour le lave-vaisselle Miele

La poudre granulée développée spécialement pour nos lave-vaisselle combinée à AutoDos garantit un dosage optimal, et ainsi des résultats de lavage et de séchage parfaits.

Elle est respectueuse de l'environnement, préserve les ressources et évite un surdosage ; seule la quantité nécessaire est utilisée.

Le matériau de base des porte-capsules PowerDisk est composé à 100 % de plastique recyclé.



Récompense pour des résultats d'hygiène parfaits en association avec le système Miele AutoDos.

Des précisions sur les critères de test sont disponibles sur <https://www.miele.com/g7000-c>



Confortable et pratique

Inutile de penser au détergent à chaque lavage : La technologie de dosage innovante avec PowerDisk contient de la poudre granulée pour 20 cycles en moyenne¹⁾, soit un mois d'utilisation environ. Une nouvelle liberté retrouvée.



Mise en réseau intelligente

Avec Miele@home, vous utilisez tout le potentiel de vos appareils Miele et perfectionnez votre quotidien : Le lave-vaisselle peut être mis en réseau de manière sûre et aisée pour être utilisé avec encore plus de facilité et de confort, vous permettant ainsi de bénéficier d'une commodité unique.

Que vous activiez votre appareil à partir de l'App ou que vous commandiez simplement du produit de lavage et des accessoires, vous seul décidez.

Liberté à tous les égards

Les lave-vaisselle de génération G 7000 offrent un confort d'utilisation maximal. Vous pouvez utiliser le système de dosage automatique AutoDos avec PowerDisk intégré ou procéder à un dosage classique en plaçant une tablette ou de la poudre dans le compartiment de dosage. Vous restez libre de choisir le produit de lavage que vous préférez à tout moment.

¹⁾ Pour environ 20 cycles de lavage en programme ECO

²⁾ Conformément à la certification délivrée par l'Institut d'hygiène et de virologie intégratives concernant l'élimination des virus enveloppés et non enveloppés (par ex. coronavirus, grippe ou norovirus) au cours des programmes testés Hygiène et Intensif, en utilisant le PowerDisk/les pastilles UltraTabs. Des précisions sur les critères de test sont disponibles sur <https://www.miele.com/g7000-c>.

¹⁾ Pour 20 cycles de lavage en programme ECO



Miele vous propose différents modèles de lave-vaisselle pour votre cuisine.

Quel type d'appareil souhaitez-vous ?

Les différents modèles de lave-vaisselle Miele



Lave-vaisselle intégrables

La façade de l'appareil peut recevoir un habillage assorti à votre cuisine pour un design parfaitement harmonisé. Vous pouvez également choisir un habillage frontal en CleanSteel Inox antitraçage. Cela permet d'intégrer parfaitement l'appareil dans le design de votre cuisine.



Lave-vaisselle semi-intégrables

La façade et le bandeau peuvent être dotés du décor frontal de la cuisine, pour un design parfaitement homogène. Un habillage frontal en inox avec une finition CleanSteel Inox antitraçage est également possible.



Lave-vaisselle encastrables sous plan

Parfaits pour le remplacement d'anciens appareils dans les cuisines existantes. L'appareil peut être encastré sous un plan de travail. Les lave-vaisselle encastrables sont disponibles en blanc brillant, brun Havane et inox/CleanSteel Inox antitraçage.



Lave-vaisselle posables

Des appareils à poser là où vous le souhaitez, revêtus d'un panneau d'habillage résistant que vous pouvez utiliser comme plan de travail. L'appareil n'étant pas encastré, vous pouvez facilement l'emporter lors d'un déménagement pour l'installer dans votre nouvelle cuisine.

Encastrement en hauteur

Chargement sans avoir à se baisser : tous les lave-vaisselle encastrables de Miele peuvent être installés à une hauteur ergonomique.

Pour un confort maximal et un design harmonieux

De nombreuses possibilités d'encastrement pour les lave-vaisselle Miele



Miele FrontFit

Les lave-vaisselle encastrables de Miele peuvent être installés sans aucun problème à une hauteur ergonomique. Avec la technologie FrontFit, Miele propose des modèles spécifiques permettant de réduire au minimum l'écart avec le socle ou avec les façades adjacentes. Résultat : des joints impeccables. Le système de glissement mécanique intelligent permet une utilisation particulièrement confortable.



Un aspect plus harmonieux : Grâce à FrontFit, les lave-vaisselle Miele peuvent même être combinés avec des conceptions de cuisine quasi sans socle.



Lave-vaisselle sans poignée avec Knock2open

Il suffit de frapper deux fois sur la porte du lave-vaisselle pour qu'elle s'ouvre d'elle-même — sans poignée.



Conception de cuisine sans socle

Un aspect plus harmonieux : Grâce à FrontFit, les lave-vaisselle Miele peuvent même être combinés avec des conceptions de cuisine quasi sans socle.

De quelle niche disposez-vous ?

Dimensions des lave-vaisselle Miele

Les lave-vaisselle Miele sont disponibles en différentes hauteurs et largeurs. Ainsi, vous trouverez toujours la solution idéale pour votre cuisine !



Lave-vaisselle XXL

(hauteur : 85 cm, largeur : 60 cm)

Les lave-vaisselle encastrables, intégrables et totalement intégrables de Miele sont aussi disponibles en version XXL. Ils conviennent aux cuisines où la hauteur d'encastrement est d'au moins 85 cm. Idéal pour des cuisines neuves avec un plan de travail plus élevé.

Les lave-vaisselle XXL offrent 25 % de volume de chargement en plus dans le panier supérieur, davantage de flexibilité et de meilleures possibilités de disposition, par ex. pour les verres, les grandes tasses à café et les pièces mesurant jusqu'à 23 cm de diamètre.



Lave-vaisselle standard

(hauteur : 81 cm, largeur : 60 cm)

Pour les niches standard présentes dans la plupart des foyers, à partir d'une hauteur de 81 cm sous le plan de travail.



Lave-vaisselle SlimLine de Miele

(hauteur : 81 cm, largeur : 45 cm)

Nos lave-vaisselle d'une largeur de 45 cm n'ont rien à envier aux modèles de grande taille : Le tiroir à couverts, la faible consommation d'énergie et un aménagement des paniers des plus confortable sont autant de caractéristiques des lave-vaisselle compacts de Miele, de 45 cm de largeur.

Ils sont idéaux pour ceux disposant de peu d'espace et qui ne veulent pas se priver du confort d'un lave-vaisselle Miele.



AutoDos

Quelles caractéristiques recherchez-vous ?

Les points forts* des lave-vaisselle Miele

Exclusivité Miele


Système de lavage exclusif

D'excellents résultats : AutoDos est le premier système de dosage automatique au monde avec PowerDisk¹⁾ intégré. Le lave-vaisselle et la poudre granulée exclusive forment ainsi un système en parfaite harmonie — le PowerDisk dose le détergent en fonction du programme sélectionné exactement au bon moment. En toute liberté : Le PowerDisk suffit pour 20 cycles de lavage²⁾, sans remplissage. De plus, il dose toujours la bonne quantité de poudre granulée, ce qui est bon pour l'environnement et pour votre portefeuille.



Efficacité énergétique

Le développement durable au programme : De nombreux modèles Miele atteignent la classe d'efficacité énergétique maximale A.



Très silencieux

Avec le pack Miele Silence, nos lave-vaisselle fournissent des résultats exceptionnels presque sans aucun bruit.



Exclusivité Miele


QuickPowerWash

Programme Court : résultats parfaits en 58 minutes pour de la vaisselle normalement sale.



Hygiène contrôlée

L'hygiène pure : Tous les lave-vaisselle Miele éliminent plus de 99,9 % des virus³⁾.



Miele@home

Facilitez-vous la vie : Mettez vos appareils électroménagers en réseau avec Miele@home — pour plus de possibilités.

* Les caractéristiques varient selon le modèle

¹⁾ Brevet : EP 2850990, US 9962062

²⁾ Dans le programme ECO

³⁾ Conformément à la certification délivrée par l'Institut d'hygiène et de virologie intégratives concernant l'élimination des virus enveloppés et non enveloppés (par ex. coronavirus, grippe ou norovirus) au cours des programmes testés Hygiène et Intensif, en utilisant le PowerDisk/les pastilles UltraTabs. Des précisions sur les critères de test sont disponibles sur <https://www.miele.com/g7000-c>.

Que signifient les pictogrammes ?

Aperçu de tous les pictogrammes des lave-vaisselle



Efficacité énergétique

Les classes d'efficacité énergétique indiquées vont de A à G.



Émissions sonores

Les émissions sonores du lave-vaisselle le plus silencieux sont de seulement 37 dB lorsqu'il fonctionne en programme ExtraQuiet.



Nettoyage des couverts

Le plateau breveté 3D MultiFlex¹⁾ offre une commodité parfaite pour les exigences les plus élevées. La hauteur, la largeur et la profondeur peuvent être parfaitement réglées.



Dans le tiroir à couverts original, chaque couvert est séparé, les dépôts d'aliments sont complètement éliminés et les couverts sont parfaitement séchés.



Le panier à couverts s'adapte dans n'importe quelle position dans le panier inférieur, sur les rangées de pointes avant.



AutoDos

Dosage automatique du détergent pour des résultats de lavage parfaits et une commodité maximale.



BrilliantLight

Quatre LED haute performance pour un éclairage parfait de l'intérieur de l'appareil.






Concept du bandeau de commande

Balayage rapide et simple sur l'écran tactile.



Balayage rapide et simple sur l'écran tactile entièrement intégré.

Lave-vaisselles full intégrables 45 cm



	G 5590 SCVi SL Active	G 5790 SCVi SL	G 5990 SCVi SL
Design			
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré	Panneau droit	Panneau droit
Type de commande	Touche de sélection de progr.	Touche de sélection de progr.	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage à 7 segments à 3 positions	Affichage en texte clair sur 1 ligne	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Confort			
Miele@home	—	—	•
Dosage automatique avec PowerDisk	—	—	—
Knock2open	—	—	—
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose	AutoClose	AutoClose
FrontFit	—	—	—
Départ différé + affichage du temps restant	•	•	•
Indicateur de fonctionnement	sonore	Optique et sonore	Optique et sonore
Efficacité et durabilité			
Conso. Eau en cycle auto. (en L)	6,0	6,0	6,0
Conso. Eau en cycle auto. (en L)	8,1	7,9	7,9
Conso. électrique en cycle ECO. (en kWh)	0,70	0,55	0,47
Demi-charge	•	•	•
Qualité du résultat			
Séchage AutoOpen	—	•	•
SensorDry	—	•	•
BrilliantGlassCare	—	•	•
Programmes de lavage			
QuickPowerWash	•	•	•
PowerWash	—	—	—
Hygiène	—	—	•
Pâtes/paëlla	—	—	•
Nettoyage machine	—	•	•
Options de lavage			
IntenseZone	—	•	•
Programme Express	•	•	•
Extra propre	•	•	•
Séchage +	•	•	•
Aménagement des paniers			
Aménagement des paniers	Comfort 45 cm	ExtraComfort 45 cm	MaxiComfort 45 cm
Sécurité			
Système AquaSécurité	•	•	•
Indication de nettoyage de filtre	—	•	•
Sécurité enfants	—	—	—
Caractéristiques techniques			
Puissance totale de raccordement en kW	2,00	2,00	2,00
Tension en V	230	230	230
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	1,50	1,50	1,50
Longueur du tuyau de vidange en m	1,50	1,50	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70	1,70	1,70
Poids min. du panneau d'habillage en kg	2,0	2,0	2,0
Poids max. du panneau d'habillage en kg	8,0	8,0	8,0
Prix de vente conseillé	€ 1.399,— (IN)	€ 1.699,— (IN)	€ 2.099,— (IN)

Lave-vaisselles full intégrables 60 cm




	G 5651 SCVi Active	G 5656 SCVi XXL Active	G 5663 SCVi Active E
Design			
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré	Panneau entièrement intégré	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Touche de sélection de progr.	Touche de sélection de progr.	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage à 7 segments à 3 positions	Affichage à 7 segments à 3 positions	Affichage à 7 segments à 3 positions
Confort			
Miele@home	—	—	—
Dosage automatique avec PowerDisk	—	—	—
Knock2open	—	—	—
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose	AutoClose	AutoClose
FrontFit	—	—	—
Départ différé + affichage du temps restant	•	•	•
Indicateur de fonctionnement	sonore	sonore	sonore
Efficacité et durabilité			
Conso. Eau en cycle auto. (en L)	6,0	6,0	6,0
Conso. Eau en cycle ECO. (en L)	8,2	8,2	8,2
Conso. électrique en cycle ECO. (en kWh)	0,54	0,54	0,54
Demi-charge	•	•	•
Qualité du résultat			
Séchage AutoOpen	•	•	•
SensorDry	—	—	—
BrilliantGlassCare	•	•	•
Programmes de lavage			
QuickPowerWash	•	•	•
PowerWash	—	—	—
Hygiène	—	—	—
Pâtes/paëlla	—	—	—
Nettoyage machine	—	—	—
Options de lavage			
IntenseZone	—	—	—
Programme Express	•	•	•
Extra propre	•	•	•
Séchage +	•	•	•
Aménagement des paniers			
Aménagement des paniers	Comfort	Comfort	ExtraComfort
Sécurité			
Système AquaSécurité	•	•	•
Indication de nettoyage de filtre	—	—	—
Sécurité enfants	—	—	—
Caractéristiques techniques			
Puissance totale de raccordement en kW	2,00	2,00	2,00
Tension en V	230	230	230
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	1,50	1,50	1,50
Longueur du tuyau de vidange en m	1,50	1,50	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70	1,70	1,70
Poids min. du panneau d'habillage en kg	4,0	4,0	4,0
Poids max. du panneau d'habillage en kg	11,0	11,0	11,0
Prix de vente conseillé	€ 1.099,— (IN)	€ 1.249,— (IN)	€ 1.099,— (IN)

Lave-vaisselles full intégrables 60 cm




	G 5851 SCVi Active Plus	G 5856 SCVi XXL Active Plus	G 5863 SCVi Active Plus E
Design			
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré	Panneau entièrement intégré	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Touche de sélection de progr.	Touche de sélection de progr.	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage à 7 segments à 3 positions	Affichage à 7 segments à 3 positions	Affichage à 7 segments à 3 positions
Confort			
Miele@home	—	—	—
Dosage automatique avec PowerDisk	—	—	—
Knock2open	—	—	—
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose	AutoClose	AutoClose
FrontFit	—	—	—
Départ différé + affichage du temps restant	•	•	•
Indicateur de fonctionnement	sonore	sonore	sonore
Efficacité et durabilité			
Conso. Eau en cycle auto. (en L)	6,0	6,0	6,0
Conso. Eau en cycle ECO. (en L)	8,2	8,2	8,2
Conso. électrique en cycle ECO. (en kWh)	0,54	0,54	0,54
Demi-charge	•	•	•
Qualité du résultat			
Séchage AutoOpen	•	•	•
SensorDry	—	—	—
BrilliantGlassCare	•	•	•
Programmes de lavage			
QuickPowerWash	•	•	•
PowerWash	—	—	—
Hygiène	—	—	—
Pâtes/paëlla	—	—	—
Nettoyage machine	—	—	—
Options de lavage			
IntenseZone	—	—	—
Programme Express	•	•	•
Extra propre	•	•	•
Séchage +	•	•	•
Aménagement des paniers			
Aménagement des paniers	Comfort	Comfort	ExtraComfort P
Sécurité			
Système AquaSécurité	•	•	•
Indication de nettoyage de filtre	—	—	—
Sécurité enfants	—	—	—
Caractéristiques techniques			
Puissance totale de raccordement en kW	2,00	2,00	2,00
Tension en V	230	230	230
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	1,50	1,50	1,50
Longueur du tuyau de vidange en m	1,50	1,50	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70	1,70	1,70
Poids min. du panneau d'habillage en kg	4,0	4,0	4,0
Poids max. du panneau d'habillage en kg	11,0	11,0	11,0
Prix de vente conseillé	€ 1.449,— (IN)	€ 1.499,— (IN)	€ 1.449,— (IN)

Lave-vaisselles full intégrables 60 cm



	G 5868 SCVi XXL Active Plus E	G 7080 SCVi AutoDos	G 7085 SCVi XXL AutoDos
Design			
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré	Panneau entièrement intégré	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Touche de sélection de progr.	Touches prog.	Touches prog.
Écran	Affichage à 7 segments à 3 positions	Affichage en texte clair sur 1 ligne	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Confort			
Miele@home	—	•	•
Dosage automatique avec PowerDisk	—	•	•
Knock2open	—	—	—
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose	AutoClose	AutoClose
FrontFit	—	—	—
Départ différé + affichage du temps restant	•	•	•
Indicateur de fonctionnement	sonore	Optique et sonore	Optique et sonore
Efficacité et durabilité			
Conso. Eau en cycle auto. (en L)	6,0	6,0	6,0
Conso. Eau en cycle ECO. (en L)	8,2	8,4	8,4
Conso. électrique en cycle ECO. (en kWh)	0,54	0,54	0,54
Demi-charge	•	•	•
Qualité du résultat			
Séchage AutoOpen	•	•	•
SensorDry	—	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•
Programmes de lavage			
QuickPowerWash	•	•	•
PowerWash	—	•	•
Hygiène	—	—	—
Pâtes/paëlla	—	—	—
Nettoyage machine	—	•	•
Options de lavage			
IntenseZone	—	•	•
Programme Express	•	—	—
Extra propre	•	•	•
Séchage +	•	•	•
Aménagement des paniers			
Aménagement des paniers	ExtraComfort P	ExtraComfort	ExtraComfort
Sécurité			
Système AquaSécurité	•	•	•
Indication de nettoyage de filtre	—	•	•
Sécurité enfants	—	—	—
Caractéristiques techniques			
Puissance totale de raccordement en kW	2,00	2,00	2,00
Tension en V	230	230	230
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	1,50	1,50	1,50
Longueur du tuyau de vidange en m	1,50	1,50	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70	1,70	1,70
Poids min. du panneau d'habillage en kg	4,0	4,0	4,0
Poids max. du panneau d'habillage en kg	11,0	11,0	12,0
Prix de vente conseillé	€ 1.499,— (IN)	€ 1.699,— (IN)	€ 1.799,— (IN)

Lave-vaisselle full intégrables 60 cm - Nouvelles A -20%*



	G 7281 SCVi (Prestige)	G 7288 SCVi XXL (Prestige)
Design		
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Boutons de sélection de programme	Boutons de sélection de programme
Écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Confort		
Miele@home	—	—
Dosage automatique avec PowerDisk	—	—
Knock2open	—	—
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose	ComfortClose
FrontFit	—	—
Départ différé + affichage du temps restant	•	•
Indicateur de fonctionnement	optique et acoustique	optique et acoustique
Efficacité		
Conso. Eau en cycle auto. (en L)	6,0	6,0
Conso. Eau en cycle ECO. (en L)	8,2	8,2
Conso. électrique en cycle ECO. (en kWh)	0,43	0,43
Demi-charge	•	•
Qualité du résultat		
Séchage AutoOpen	•	•
SensorDry	•	•
BrilliantGlassCare	•	•
Programmes de lavage		
QuickPowerWash	•	•
PowerWash	•	•
Hygiène	—	—
Pâtes/paëlla	—	—
Nettoyage machine	•	•
Options de lavage		
IntenseZone	•	•
Programme Express	—	—
Extra propre	•	•
Séchage +	•	•
Aménagement des paniers		
Aménagement des paniers	ExtraComfort	ExtraComfort
Sécurité		
Système AquaSécurité	•	•
Indication de nettoyage de filtre	•	•
Sécurité enfants	—	—
Caractéristiques techniques		
Puissance totale de raccordement en kW	2,00	2,00
Tension en V	230	230
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	1,50	1,50
Longueur du tuyau de vidange en m	1,50	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70	1,70
Poids min. du panneau d'habillage en kg	4,0	4,0
Poids max. du panneau d'habillage en kg	10,0	10,0
Prix de vente conseillé	€ 1.599,— (IN)	€ 1.699,— (IN)
	Disponible à partir de 09.2026	Disponible à partir de 09.2026


* 20 % plus économique que la valeur seuil (0,543 kWh) de la classe d'efficacité énergétique A.

Lave-vaisselle full intégrables 60 cm




	G 7090 SCVi AutoDos FF	G 7293 SCVi Excellence	G 7298 SCVi XXL Excellence
Design			
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré	Panneau entièrement intégré	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Touches prog.	Touches prog.	Touches prog.
Écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne	Affichage en texte clair sur 1 ligne	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Confort			
Miele@home	•	—	—
Dosage automatique avec PowerDisk	•	—	—
Knock2open	—	—	—
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose	AutoClose	AutoClose
FrontFit	•	—	—
Départ différé + affichage du temps restant	•	•	•
Indicateur de fonctionnement	Optique et sonore	Optique et sonore	Optique et sonore
Efficacité et durabilité			
Conso. Eau en cycle auto. (en L)	6,0	6,0	6,0
Conso. Eau en cycle ECO. (en L)	8,4	8,4	8,4
Conso. électrique en cycle ECO. (en kWh)	0,54	0,54	0,54
Demi-charge	•	•	•
Qualité du résultat			
Séchage AutoOpen	•	•	•
SensorDry	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•
Programmes de lavage			
QuickPowerWash	•	•	•
PowerWash	•	•	•
Hygiène	—	—	—
Pâtes/paëlla	—	—	—
Nettoyage machine	•	•	•
Options de lavage			
IntenseZone	•	•	•
Programme Express	—	—	—
Extra propre	•	•	•
Séchage +	•	•	•
Aménagement des paniers			
Aménagement des paniers	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Sécurité			
Système AquaSécurité	•	•	•
Indication de nettoyage de filtre	•	•	•
Sécurité enfants	—	—	—
Caractéristiques techniques			
Puissance totale de raccordement en kW	2,00	2,00	2,00
Tension en V	230	230	230
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	1,50	1,50	1,50
Longueur du tuyau de vidange en m	1,50	1,50	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70	1,70	1,70
Poids min. du panneau d'habillage en kg	4,0	4,0	4,0
Poids max. du panneau d'habillage en kg	11,0	10,0	10,0
Prix de vente conseillé	€ 1.799,— (IN)	€ 1.599,— (IN)	€ 1.699,— (IN)

Lave-vaisselle full intégrables 60 cm




	G 7650 SCVi AutoDos	G 7655 SCVi XXL AutoDos	G 7673 SCVi AutoDos Excellence
Design			
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré	Panneau entièrement intégré	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Softkeys	Softkeys	Softkeys
Écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne	Affichage en texte clair sur 1 ligne	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Confort			
Miele@home	•	•	•
Dosage automatique avec PowerDisk	•	•	•
Knock2open	—	—	—
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose	AutoClose	AutoClose
FrontFit	—	—	—
Départ différé + affichage du temps restant	•	•	•
Indicateur de fonctionnement	Optique et sonore, Réglage volume sonore	Optique et sonore, Réglage volume sonore	Optique et sonore, Réglage volume sonore
Efficacité et durabilité			
Conso. Eau en cycle auto. (en L)	6,0	6,0	6,0
Conso. Eau en cycle ECO. (en L)	8,4	8,4	8,4
Conso. électrique en cycle ECO. (en kWh)	0,54	0,54	0,54
Demi-charge	•	•	•
Qualité du résultat			
Séchage AutoOpen	•	•	•
SensorDry	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•
Programmes de lavage			
QuickPowerWash	•	•	•
PowerWash	•	•	•
Hygiène	•	•	•
Pâtes/paëlla	—	—	—
Nettoyage machine	•	•	•
Options de lavage			
IntenseZone	•	•	•
Programme Express	—	—	—
Extra propre	•	•	•
Séchage +	•	•	•
Aménagement des paniers			
Aménagement des paniers	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort
Sécurité			
Système AquaSécurité	•	•	•
Indication de nettoyage de filtre	•	•	•
Sécurité enfants	—	—	—
Caractéristiques techniques			
Puissance totale de raccordement en kW	2,00	2,00	2,00
Tension en V	230	230	230
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	1,50	1,50	1,50
Longueur du tuyau de vidange en m	1,50	1,50	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70	1,70	1,70
Poids min. du panneau d'habillage en kg	4,0	4,0	4,0
Poids max. du panneau d'habillage en kg	11,0	12,0	11,0
Prix de vente conseillé	€ 2.049,— (NR)	€ 2.099,— (NR)	€ 2.049,— (NR)

Lave-vaisselle full intégrables 60 cm




	G 7678 SCVi XXL AutoDos Excellence	G 7760 SCVi AutoDos	G 7765 SCVi XXL AutoDos
Design			
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré	Panneau entièrement intégré	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Softkeys	Softkeys	Softkeys
Écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne	Affichage en texte clair sur 1 ligne	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Confort			
Miele@home	•	•	•
Dosage automatique avec PowerDisk	•	•	•
Knock2open	—	—	—
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose	AutoClose	AutoClose
FrontFit	—	—	—
Départ différé + affichage du temps restant	•	•	•
Indicateur de fonctionnement	Optique et sonore, Réglage volume sonore	Optique et sonore, Réglage volume sonore	Optique et sonore, Réglage volume sonore
Efficacité et durabilité			
Conso. Eau en cycle auto. (en L)	6,0	6,0	6,0
Conso. Eau en cycle ECO. (en L)	8,4	8,4	8,4
Conso. électrique en cycle ECO. (en kWh)	0,54	0,54	0,54
Demi-charge	•	•	•
Qualité du résultat			
Séchage AutoOpen	•	•	•
SensorDry	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•
Programmes de lavage			
QuickPowerWash	•	•	•
PowerWash	•	•	•
Hygiène	•	•	•
Pâtes/paëlla	—	•	•
Nettoyage machine	•	•	•
Options de lavage			
IntenseZone	•	•	•
Programme Express	—	—	—
Extra propre	•	•	•
Séchage +	•	•	•
Aménagement des paniers			
Aménagement des paniers	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Sécurité			
Système AquaSécurité	•	•	•
Indication de nettoyage de filtre	•	•	•
Sécurité enfants	—	—	—
Caractéristiques techniques			
Puissance totale de raccordement en kW	2,00	2,00	2,00
Tension en V	230	230	230
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	1,50	1,50	1,50
Longueur du tuyau de vidange en m	1,50	1,50	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70	1,70	1,70
Poids min. du panneau d'habillage en kg	4,0	4,0	4,0
Poids max. du panneau d'habillage en kg	12,0	11,0	12,0
Prix de vente conseillé	€ 2.099,— (NR)	€ 2.599,— (NR)	€ 2.649,— (NR)

Lave-vaisselle full intégrables 60 cm



	G 7785 SCVi XXL AutoDos FF	G 7790 SCVi AutoDos K2O (Prestige)	G 7795 SCVi XXL AutoDos K2O (Prestige)
Design			
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré	Panneau entièrement intégré	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Softkeys	Softkeys	Softkeys
Écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne	Affichage en texte clair sur 1 ligne	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Confort			
Miele@home	•	•	•
Dosage automatique avec PowerDisk	•	•	•
Knock2open	—	•	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
FrontFit	—	—	—
Départ différé + affichage du temps restant	•	•	•
Indicateur de fonctionnement	Optique et sonore, Réglage volume sonore	Optique et sonore, Réglage volume sonore	Optique et sonore, Réglage volume sonore
Efficacité et durabilité			
Conso. Eau en cycle auto. (en L)	6,0	6,0	6,0
Conso. Eau en cycle ECO. (en L)	8,4	8,4	8,4
Conso. électrique en cycle ECO. (en kWh)	0,54	0,54	0,54
Demi-charge	•	•	•
Qualité du résultat			
Séchage AutoOpen	•	•	•
SensorDry	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•
Programmes de lavage			
QuickPowerWash	•	•	•
PowerWash	•	•	•
Hygiène	•	•	•
Pâtes/paëlla	•	•	•
Nettoyage machine	•	•	•
Options de lavage			
IntenseZone	•	•	•
Programme Express	—	—	—
Extra propre	•	•	•
Séchage +	•	•	•
Aménagement des paniers			
Aménagement des paniers	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Sécurité			
Système AquaSécurité	•	•	•
Indication de nettoyage de filtre	•	•	•
Sécurité enfants	—	—	—
Caractéristiques techniques			
Puissance totale de raccordement en kW	2,00	2,00	2,00
Tension en V	230	230	230
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	1,50	1,50	1,50
Longueur du tuyau de vidange en m	1,50	1,50	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70	1,70	1,70
Poids min. du panneau d'habillage en kg	4,0	4,0	4,0
Poids max. du panneau d'habillage en kg	12,0	11,0	12,0
Prix de vente conseillé	€ 2.799,— (NR)	€ 2.799,— (NR)	€ 2.849,— (NR)


Lave-vaisselle full intégrables 60 cm




	G 7980 SCVi AutoDos K2O (Prestige)	G 7985 SCVi XXL AutoDos K2O (Prestige)
Design		
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Commande sensitive	Commande sensitive
Écran	M Touch Vi	M Touch Vi
Confort		
Miele@home	•	•
Dosage automatique avec PowerDisk	•	•
Knock2open	•	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose	ComfortClose
FrontFit	—	—
Départ différé + affichage du temps restant	•	•
Indicateur de fonctionnement	Optique et sonore, Réglage volume sonore	Optique et sonore, Réglage volume sonore
Efficacité et durabilité		
Conso. Eau en cycle auto. (en L)	6,0	6,0
Conso. Eau en cycle ECO. (en L)	8,4	8,4
Conso. électrique en cycle ECO. (en kWh)	0,54	0,54
Demi-charge	•	•
Qualité du résultat		
Séchage AutoOpen	•	•
SensorDry	•	•
BrilliantGlassCare	•	•
Programmes de lavage		
QuickPowerWash	•	•
PowerWash	•	•
Hygiène	•	•
Pâtes/paëlla	•	•
Nettoyage machine	•	•
Options de lavage		
IntenseZone	•	•
Programme Express	—	—
Extra propre	•	•
Séchage +	•	•
Aménagement des paniers		
Aménagement des paniers	MaxiComfort	MaxiComfort
Sécurité		
Système AquaSécurité	•	•
Indication de nettoyage de filtre	•	•
Sécurité enfants	—	—
Caractéristiques techniques		
Puissance totale de raccordement en kW	2,00	2,00
Tension en V	230	230
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	1,50	1,50
Longueur du tuyau de vidange en m	1,50	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70	1,70
Poids min. du panneau d'habillage en kg	4,0	4,0
Poids max. du panneau d'habillage en kg	11,0	12,0
Prix de vente conseillé	€ 3.399,— (NR)	€ 3.449,— (NR)

Schéma d'encastrement

G7xxxSCVi, G7xxxVi, G5xxxSCVi,
G5xxxVi - 60 cm



G7xxxSCVi XXL, G7xxxVi XXL,
G5xxxVi XXL, G5xxxSCVi XXL



Lave-vaisselles tout intégrable professionnel XXL



Illustré : PFD 104 SCVi XXL


PFD 104 SCVi XXL

- Modèles intégrés pour cuisines de bureaux, salles d'exposition et foyers associatifs


Plus

- Durée de cycle la plus courte 17 min
- Équipement standard avec paniers et tiroir 3D MultiFlex*
- Haut niveau de confort d'utilisation avec une vaste gamme de caractéristiques de produit

* Les modèles PFD 104 SCVi XXL sont équipés d'un tiroir à couverts



Paniers MaxiComfort P
(PFD 104)



Lave-vaisselles tout intégrable professionnel XXL

PFD 104 SCVi XXL	
Appareil intégré	•
Bandeaux de commande	
Bandeau de commande CleanSteel/incliné	Entièrement intégré
Sortie	
Cycles max. par jour	5
Durée de cycle du programme Court*	17 min
Confort et caractéristiques	
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu'à 24 h	•/•
Affichage de température	•
Système Aquasécurité/Voyant du contrôle de tamis	•/•
Indicateur de fonction	Affichage
Option de verrouillage de porte	•
Wi-Fi	•
AutoClose	•
Langues d'affichage disponibles	•
EcoFeedback	•
BrilliantLight	•
Knock2open	•
Dosage liquide possible avec module G 80 ProfiLine Flex	•
Bruit de fonctionnement dB(A) re 1 pW	45
Programmes de lavage de vaisselle	
Nb de programmes de lavage de vaisselle	8
Lavage intensif	Intensif/Hygiène
Nettoyage simple et rapide	Court/Universel
Nettoyage en douceur des verres	Verres
Programme label	ECO
Programmes pour exigences spéciales	Froid/Prélavage, plastique
Qualité des résultats	
Perfect GlassCare	•
Séchage actif à condensation	•
Séchage AutoOpen	•
Efficacité sur les virus testée	•
Efficacité et développement durable	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A–D)	E/C
Consommation d'eau en l/Consommation d'électricité en kWh en programme ECO	12,0 / 0,950
Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles de lavage en programme ECO	95
Valeurs de consommation en kWh dans le programme ECO avec raccordement à l'eau chaude	0,6
Raccordement à l'eau chaude	•
Aménagement des paniers	
Charge de couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Aménagement des paniers	MaxiComfort P
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare	4/2
Nombre de couverts standard	14
Certificats d'essais	
Certificat Hygiène, label Hygiène contre les virus	•
CE, conforme à la directive machines 2006/42/CE, suppression des interférences CEM	•
Raccordements électriques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	7,1/3N AC 400 V 50 Hz/16
Convertible par le service après-vente Miele, facturable	2,1/AC 230 V 50 Hz/10–16
Longueur de l'arrivée d'eau/du tuyau de vidange/du câble d'alimentation en mm	1500/1500/1700
Poids min./max. porte façade en kg	5–12
Dimensions/Poids	
Dimensions extérieures h/l/p [mm]	845/598/570
Largeur de la niche [mm]	600
Poids net [kg]	51
◆ = Standard, – = Indisponible	
* Les figures font référence à un raccordement 3N AC 400 V, 50 Hz, eau chaude	
Prix de vente conseillé	€ 6.108,–



Sélection « soin du linge »

TEA 525 WP
1.149,– €¹




8 kg

TEH 785 WP
1.549,– €¹



9 kg

TQ 1000 WP
2.699,– €¹



9 kg


WEA 125 WCS
1.149,– €¹



WEG 885 WCS
1.549,– €¹



WQ 1000 WPS
2.699,– €¹




Intercalaires pour colonnes lave-linge/sèche-linge :

WTV 501 ou 601 : pour un positionnement peu encombrant et sûr (93,99 €¹).



WTV 511 ou 611 : avec tiroir intégré pour une colonne très pratique (314,99 €¹).



Miele Experience Center Paris

Rive gauche

30 rue du Bac

75007 Paris

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi

au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Paris

Rive droite

55 boulevard Malesherbes

75008 Paris

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi

au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Nice

Centre commercial CAP 3000

317 Avenue Eugène Donadei

06 700 Saint Laurent du var

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi

au samedi de 10h à 19h.

Parking à disposition

Miele Experience Center Toulouse

10 rue Croix Baragnon

31 000 Toulouse

Métro Esquirol - Parking Esquirol

le lundi de 14h à 19h et du mardi

au samedi de 10h à 19h.

Miele France SAS

9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray

93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX

R.C.S Bobigny B 708 203 088

Internet

contact@miele-support.fr

www.miele.fr

La ligne Consommateurs

Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées

09 74 50 1000

Appel non surtaxé

Pièces détachées et accessoires

Réservé aux professionnels

pieces@miele-support.fr

Support technique revendeur

Tél. : 01 49 39 44 88

E-mail : support.technique@miele.fr

Miele Experience Center Parly 2

Centre commercial Westfield Parly 2

Niveau O

Avenue Charles de Gaulle

78158 Le Chesnay

Horaires d'ouverture :

Le lundi au samedi 10h à 20:30h et

le dimanche : 11h à 19h



Les informations, caractéristiques et visuels présentés dans ce catalogue sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Photos non contractuelles

Protection active de l'environnement :
Le papier de cette brochure a été blanchi sans chlore.