

## LISTE DES MODÈLES EXPOSÉS DANS VOTRE MIELE EXPERIENCE CENTER PARIS RIVE DROITE

### LA CUISINE

#### FOURS MULTIFONCTIONS

H 2860 BP Blanc Brillant  
H 2761 BP IN  
H 7460 BP  
H 7464 BP  
H 7660 BP  
H 7860 BP  
H 7840 BP NR  
H 7890 BP  
H 7264 BP IN

#### FOURS VAPEUR COMBINÉS MICRO-ONDES

DGM 7440  
DGM 7640

#### FOURS VAPEUR MULTIFONCTION

DGC 7450 GR  
DGC HC PRO 7860 BPX  
DGC 7640 HC PRO IN  
DGC 7860 HC PRO

#### FOUR DIALOG

DO 7860

#### FOUR VAPEUR POSE LIBRE

DG 6019 NR

#### MICRO-ONDES POSE LIBRE

M 6012 SC IN

#### MACHINES A CAFÉ POSE LIBRE

CM 5510 Silence GR  
CM 5710 Silence BR  
CM 7750 Coffee Sélect NR  
CM 5410 Silence NR  
CM 5310 Silence RO  
CM 6560 GR  
CM 6360 BB  
CM 6360 NR

#### MACHINES A CAFÉ INTÉGRABLES

CVA 7845 NR/GR/IN  
CVA 7440 IN

#### FOURS COMBINÉS MICRO-ONDES FOURS VAPEUR INTÉGRABLES

H 7140 BM  
H 7840 BM  
H 7640 BM

DG 7440

#### MICRO-ONDES INTÉGRABLE

M 7244 TC  
M 2240 SC

#### TIROIRS CHAUFFANTS/ MISE SOUS VIDE

ESW 7020 NR  
EVS 7010 GR  
ESW 7110 IN  
ESW 7010 GR  
EVS 7010 NR

#### TABLES DE CUISSON

KM 7464 FR  
KM 7564 FL  
KM 7667 FL  
KM 7594 FR  
KM 7679 FR  
KM 7699 FR  
KM 7879 FL  
KM 7210 FR  
KM 7414 FX  
KM 7594 FR  
KM 7574 FL  
KM 7164 FR  
KM 7465 FL  
KM 6521 FR  
KM 6527 FR  
KM 7201 FR  
KM 7200 FR  
KM 3010  
KM 2012  
KM 7684 FL

#### HOTTES

DA 5798 W  
DA 6498 GR  
DA 2628 IN  
DA 2668 IN  
DA 2698 BB  
DAD 4840 LEVANTAR  
DAS 4640  
DAS 8930  
DA 6999 W Pearl  
DA 1260 IN ET BB  
DA 2906

#### DOMINOS DE CUISSON

CS 7612 FL  
CSDA 7000 FL  
CS 1212-1  
CS 7632  
CS 7611  
CS 7101-1 FL

#### FROID INTÉGRABLES

KFN 7785 D  
KF 2982 Vi  
K 31222 UI  
F 31202 UI  
K 7373 B

#### FROID POSE LIBRE

KFN 4395 DD  
K 12012 S-3  
KFN 16947 D  
KS 4783 ED  
FNS 4782 E  
KFN 4374  
KFN 29683 D NR  
KFN 4799 DDE  
KFN 4795 DD

#### CAVES A VIN

KWT 2672 VIS  
KWT 7112 IG IN/NR/GR  
KWT 6322 UG  
KWT 6834 SG5  
KWT 6422 IG OBSW X

#### LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLES

G 7410 SCI  
G 7970 SCVI  
G 5890 SCVI

#### LAVE-VAISSELLE MIELE PROFESSIONNAL

PG 8081 I  
PG 8058 U AE

#### LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE

G 5223 SC EXCELLENCE BLANC

### LE SOIN DU LINGE

#### LAVE-LINGE

WED 665 WCS  
WWG 660 WCS  
WEG 365 WCS  
WEI 865 WCS  
WER 865 WPS  
WCR 890 WPS  
WWV 980 WPS PASSION

#### SÈCHE-LINGE

TCF 760 WP  
TWH 780 WP  
TEL 785 WP  
TWV 780 WP

#### LAVE-LINGE SÉCHANTS

WTI 360 WPM  
WTR 860 WPM  
WTD 160 WCS

#### SMARTBIZZ

PWM 300 DP F LW  
PDR 300 HP F LW

#### KIT DE SUPERPOSITION

WTV 501  
WTV 511  
WTV 512  
WTS 510

#### REPASSEUSES

B 4847 FASHION MASTER  
B 995 D  
B 4312

### LE SOIN DES SOLS

#### ASPIRATEURS AVEC SAC

Classic C1 FLEX  
Compact C1 Hardfloor  
Compact C2 Powerline SDRFS  
Compact C2 Flex  
Compact C2 Hardfloor SDRP4  
Compact C2 Cat&Dog  
Complete C3 Flex  
Complete C3 Cat&Dog Flex  
Complete C3 Active SGDF3  
Complete C3 Parquet Flex  
Complete C3 Silence Blanc  
Complete C3 Silence Harfloor  
Complete C3 Special Flex

#### ASPIRATEURS SANS SAC

BLIZZARD CX1 PARQUET  
BLIZZARD CX1 RED  
  
BOOST CX1 POWERLINE GRIS  
BOOST CX1 POWERLINE PARQUET  
BOOST CX1 POWERLINE CAT&DOG

#### TRIFLEX

TRIFLEX HX1 FLASH  
TRIFLEX HX2 FLASH  
TRIFLEX HX2 PRO  
TRIFLEX HX2 PERFORMANCE  
TRIFLEX HX2 CAT&DOG

#### ASPIRATEURS ROBOTS

SCOUT RX 3 Runner  
SCOUT RX 3 HOME VISION