


Miele



NOVI POGLED NA ČIŠĆENJE.

NOVI MIELE SCOUT RX3.
SNAŽAN, PRECIZAN, INTUITIVAN.



NOVI POGLED
NA ČIŠĆENJE.






Bez obzira gdje se nalazite Miele Scout RX3 usisavač robot pouzdano čisti Vaš dom. Zahvaljujući svojoj učinkovitosti čišćenja, sistematiskoj i preciznoj navigaciji, kao i intuitivnom upravljanju putem aplikacije, isti je idealno opremljen za savršeno čišćenje Vašeg kućanstva. S novim pogledom uživo u HD¹ rezoluciji preko Scout aplikacije, sada čišćenje možete doživjeti iz potpuno nove perspektive.

¹ Oprema ovisi o modelu



IZVRSTAN UČINAK ČIŠĆENJA



Četverostruka snaga čišćenja

S velikim osjećajem odgovornosti Scout RX3 slijedi svoj cilj, pažljivo čisteći svaki centimetar. Svojim iznimno gustim, pomičnim bočnim četkama bez ikakvih problema čisti rubne dijelove i kutove.

U usporedbi s prethodnom serijom modela, performanse su povećane za 25 %. Čak ni grublja prljavština nema šanse. Valjak s četkicama prikuplja grublju prljavštinu, koju bočne četke dovode pod uređaj. Preostalu finu prljavštinu temeljito preuzima snažno strujanje zraka stražnjeg usisnog otvora. Izrazito veliki broj okretaja motora bez četkića, omogućuje izvrstan učinak čišćenja Scout RX3 usisavača.

Carpet Boost

Kao dopuna sustavu četverostruke snage čišćenja usisavač Scout RX3 raspoloživo je s Carpet Boost. Prepoznaje rutu čišćenja na podlogama s tepisima te se usisna snaga pojačava. Time se postiže prvorazredno čišćenje prašine s tepiha.



Sistematična navigacija

Miele dovodi snagu usisavanja i učinkovitost na sasvim novu razinu, i tako po pitanju učinkovitosti i temeljitosti postavlja visoke standarde na tržištu. Jedinstvenom kombinacijom kamera, senzora, elektronike i softvera, Scout RX3 usisavač sistematično se kreće u prostoru.



SISTEMATIČNA I PRECIZNA NAVIGACIJA

3D pametna navigacija

Scout RX3 vidi čak i 3D. Unapređenje pametne navigacije usisavaču robotu omogućuje vrlo precizno trodimenzionalno prepoznavanje prostorije putem stereo sustava kamera. Tako uređaj utvrđuje udaljenosti od mogućih prepreka i optimalno se kreće oko namještaja i predmeta. Čak se i u kompleksnim strukturama prostorije Scout RX3 kreće bez zabune i čisti bez previda.



Zaštita namještaja

Pomoću dvije prednje kamere, Scout RX3 usisavač kontinuirano može mjeriti udaljenosti do predmeta u okolini. Zajedno s tehnologijom zaštite namještaja, koja se sastoji od sedam infra crvenih senzora u prednjem dijelu, namještaj se prepoznaje i zaobilazi. Tri dodatna infra crvena senzora ispod uređaja pouzdano će spriječiti pad niz stepenice.

INTUITIVNO UPRAVLJANJE PUTEM APLIKACIJE

Scout RX3 usisavačem možete upravljati pomoću pametnog telefona ili tableta bilo da se nalazite kod kuće ili vani. Miele Scout aplikacija¹ na jednom mjestu nudi sve važne informacije i mogućnosti upravljanja.

Status na zaslonu


Sve važne informacije na jednom mjestu. Odaberite između različitih načina čišćenja i programirajte do sedam individualnih tajmera.

Home Mapping

Omogućuje Vam da u svakom trenutku vidite gdje se nalazi Scout RX3 i koja su područja već očišćena.

Home Vision HD²

Prijenos slike uživo u HD rezoluciji sa Vašeg Scout RX3 na mobilni krajnji uređaj. Zajedno s kontrolom u stvarnom vremenu, možete provjeriti bilo kada i bilo gdje je li sve u redu unutar Vaša četiri zida.





¹ raspoloživo za mobilni krajnji uređaj (minimalni uvjet Android 6.0+ i iOS 11.0+)
² oprema ovisi o modelu



SCOUT RX3

PREGLED PROIZVODA



Oznaka modela uređaja	Scout RX3 Runner	Scout RX3 Home Vision HD
Izvedba		
Usisavač robot	•	•
Tip proizvoda	SPQLO	SPQLO
Boja uređaja	Brončana/PearlFinish	Zlatno roza/PearlFinish
Čišćenje		
Sustav za čišćenje	Četverostruka snaga čišćenja	Četverostruka snaga čišćenja
Navigacija		
Sustav navigacije	3D pametna navigacija	3D pametna navigacija
Tehnologija zaštite namještaja	•	•
Učinak po m ²	120	120
Vrijeme rada u min.	120	120
Prolazna visina tepiha u mm	17	17
Komfor pri korištenju		
Programi pranja	4	4
Automatski način rada	•	•
Spot način rada	•	•
Turbo način rada	•	•
Tihi način rada	•	•
Ručno čišćenje	•	•
Programiranje tajmera	Svakodnevno i individualno	Svakodnevno i individualno
Funkcija 3 u 1	-	-
Aplikacija		
Home Mapping	•	•
Home Vision	-	•
Sustav filtracije		
Filtar izlaznog zraka	AirClean Plus filtari	AirClean Plus filtari
Volumen vrećice za prašinu u l	0,4	0,4
Tehnički podaci		
Tip baterije	Litij-ionska	Litij-ionska
Nazivni kapacitet baterije u mAh	5200	5200
Glasnoća izražena u dB	71	71
Promjer u mm	354	354
Visina u mm	85	85
Težina u kg	3,2	3,2
Vrijeme punjenja u min.	237	237
Isporučeni pribor		
Filtar	AirClean Plus filtari	AirClean Plus filtari
Daljinski upravljač	•	•
Stanica za punjenje	•	•
Adapter	•	•
Četkica za čišćenje	Integrirana	Integrirana
Ograničavanje prostora	Magnetna traka	Magnetna traka
Bočne četke	•	•

Miele trgovina i servis d.o.o.

Buzinski prilaz 32
10010 Zagreb
Telefon: +385 1 6689 000
Telefaks: +385 1 6689 090
E-mail: info@miele.hr
www.miele.hr

Miele Experience Center

Buzinski prilaz 32
10010 Zagreb
Telefon: +385 1 6689 050
E-mail: info@miele.hr
PON - PET od 09:00 do 19:00 h
SUB od 09:00 do 14:00 h

Miele Experience Center

Poljička cesta 26
21000 Split
Telefon: +385 21 681 975
E-mail: info@miele.hr
PON - PET od 09:00 do 19:00 h
SUB od 09:00 do 14:00 h

Miele Servis

Buzinski prilaz 32
10010 Zagreb
Telefon: + 385 1 6689 010
Telefaks: + 385 1 6689 091
E-mail: servis@miele.hr
PON - ČET od 08:00 do 16:30 h
PET od 08:00 do 14:00 h