

**Miele**

**VELIK KOD ČIŠĆENJA.  
MALEN I OKRETAN KOD  
KORIŠTENJA.**

NOVI BOOST CX1 USISAVAČI BEZ VREĆICE.  
TO JE KVALITETA ISPRED SVOG VREMENA.

**SNAŽAN.  
KOMPAKTAN.  
OKRETAN.**



# SNAŽAN. KOMPAKTAN. OKRETAN.

Najmanjim usisavačem za prašinu bez vrećice, Miele Boost CX1, profitirate ne samo izvrsnim učinkom čišćenja, već i kompaktnim dizajnom. Usisavačem za prašinu se posebno jednostavno rukuje te se njime može praktično manevrirati. Zahvaljujući svojim malim dimenzijama, isti također osigurava besprijekornu higijenu i čistoću čak u malim stambenim prostorima. Bilo da se radi o parketu, laminatu ili tepihu – Boost CX1 daje najbolje rezultate na bilo kojoj površini. Visoko učinkoviti sustav filtracije brine o maksimalnoj higijeni.



reddot winner 2021





### **Vortex tehnologija**

Snažna učinkovitost čišćenja: protok zraka preko 100 km/h osigurava savršeno preuzimanje krupne i fine prašine. Zajedno s učinkovitom podnom četkom, optimalnim protokom zraka i inovativnim motorom, Boost CX1 postiže izuzetno dobru snagu čišćenja tako da prašina nema šanse.

### **Compact Design**

Malen i snažan: Zahvaljujući kompaktnom dizajnu njime možete manevrirati i u malom stambenom prostoru.

### **TrackDrive**

Siguran i na putu: Zahvaljujući bočno postavljenim kotačima, usisavač je uvijek na putu i pri tome je posebno okretno.

# ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA



## **Višestupanjski sustav filtracije**

Izvanredna učinkovitost filtracije Boost CX1 usisavača temelji se na višestupanjskom sustavu filtracije. Za filtriranje najsitnijih čestica Boost CX1 je opremljen s Hygiene AirClean filtrom za uobičajene zahtjeve ili s HEPA AirClean filtrom za najviše higijenske zahtjeve, ovisno o modelu. HEPA AirClean filtar sa svojim kapacitetom zadržavanja prašine od >99,95 %\* je idealan za osobe alergične na kućnu prašinu.



### Najviša Miele kvaliteta

Niti jedna svakodnevica ne može biti toliko teška poput Miele ispitivanja proizvoda: prije nego što Miele usisavači za prašinu krenu u serijsku proizvodnju, moraju u našem ispitnom laboratoriju izdržati pravi stres.

### Bez vrećice – jednostavno pražnjenje

Spremnik za prašinu iz uređaja jednostavno pomoću ručke izvadite prema gore. Spremnik se otvara klikom na tipku za pražnjenje te prašina prema dolje pada u koš za smeće.



### Sustav postavljanja usisavača u stankama tijekom usisavanja

Praktično: podni nastavak i usisna cijev mogu se po potrebi postaviti bočno na uređaj.

### Kvalitetan pribor

Boost CX1 serijski raspolaže kvalitetnim priborom: nastavkom za tapecirani namještaj, uskim nastavkom i usisnim kistom. Postavljeni na VarioClip držaču i uvijek pri ruci.

### Višestupanjski okretni regulator

Elektronska regulacija snage usisavanja odvija se putem okretnog regulatora. Grafički simboli za različita područja primjene olakšavaju odabir optimalne razine snage.



# NOVI USISAVAČI BEZ VREĆICE

## BOOST CX1

### PREGLED PROIZVODA



Oznaka modela	Boost CX1 PowerLine	Boost CX1 Parquet PowerLine	Boost CX1 Cat & Dog PowerLine
<b>Izvedba</b>			
Podni usisavač bez vrećice za prašinu	•	•	•
Tip proizvoda	SNRF0	SNCF0	SNCF0
Boja uređaja	Grafitno siva	Lopoč bijela	Opsidijan crna
<b>Komfort pri korištenju</b>			
Elektronska regulacija snage rada	Četverostupanjski okretni regulator	Četverostupanjski okretni regulator	Četverostupanjski okretni regulator
Prekidač za električnu četku na drški	-	-	-
Utični kontakt za električnu četku	-	-	-
Ergonomska drška	•	•	•
Comfort drška	-	-	-
Comfort drška s integriranim upravljanjem	-	-	-
Eco Comfort drška s integriranim usisnim kistom	-	-	-
Silence sustav	-	-	-
Usisna cijev	Comfort teleskopska cijev	Comfort teleskopska cijev	Comfort teleskopska cijev
Sustav postavljanja usisavača u stankama tijekom usisavanja	•	•	•
Sustav postavljanja usisavača za odlaganje	Jednostrani	Jednostrani	Jednostrani
Comfort namatanje kabela	-	-	-
<b>Učinkovitost i održivost</b>			
Nazivna ulazna snaga u W	890	890	890
<b>Mobilnost</b>			
Kotačići na čeličnoj osovini koji štite podne površine	-	-	-
TrackDrive	•	•	•
Kretanje na 4 točke	-	-	-
Radius djelovanja u m	10	10	10
<b>Sustav filtracije</b>			
Zapremnina spremnika za prašinu u l	1,0	1,0	1,0
AirClean filter	SF-HY 60	-	-
HEPA AirClean filter	-	SF-HA 60	SF-HA 60
<b>Tehnički podaci</b>			
Težina	5860 g	5860 g	5860 g
<b>Isporučeni pribor</b>			
Usisni kist	•	•	•
Nastavak za tapacirani namještaj	•	•	•
Uski nastavak	•	•	•
Turbo četka STB 305-3	-	-	•
Četka za parket SBB 300-3	-	•	-

**Miele trgovina i servis d.o.o.**

Buzinski prilaz 32  
10010 Zagreb  
Telefon: +385 1 6689 000  
Telefaks: +385 1 6689 090  
E-mail: [info@miele.hr](mailto:info@miele.hr)  
[www.miele.hr](http://www.miele.hr)

**Miele Experience Center**

Buzinski prilaz 32  
10010 Zagreb  
Telefon: +385 1 6689 050  
E-mail: [info@miele.hr](mailto:info@miele.hr)  
PON - PET od 09:00 do 19:00 h  
SUB od 09:00 do 14:00 h

**Miele Experience Center**

Poljička cesta 26  
21000 Split  
Telefon: +385 21 681 975  
E-mail: [info@miele.hr](mailto:info@miele.hr)  
PON - PET od 09:00 do 19:00 h  
SUB od 09:00 do 14:00 h

**Miele Servis**

Buzinski prilaz 32  
10010 Zagreb  
Telefon: + 385 1 6689 010  
Telefaks: + 385 1 6689 091  
E-mail: [servis@miele.hr](mailto:servis@miele.hr)  
PON - ČET od 08:00 do 16:30 h  
PET od 08:00 do 14:00 h