

Miele

Katalog Njega rublja

Izdanje travanj 2022

Miele. Immer Besser.






Sadržaj

Uvod

Dobrodošli u Miele	4
Naš slogan	4
Miele kvaliteta	6
Umrežavanje kućanskih uređaja	12
Savršena njega rublja	14
Izvedbe proizvoda	16
Mogućnosti postavljanja	18



Linije dizajna W1 i T1	20				
Koncept upravljanja	22	Pregled perilica rublja s		Uređaji za glačanje	76
Učinkovitost i održivost	24	punjenjem s gornje strane	45	FashionMaster sustav za glačanje	78
Perilice rublja s punjenjem s		Sušilice rublja	46	Pregled FashionMaster sustava	
prednje strane	26	Pregled sušilica rublja	61	za glačanje	85
Pregled perilica rublja	39	Perilice sa sušilicom rublja	64	Valjci za glačanje	86
Perilice rublja s punjenjem s		Pregled perilica sa sušilicom		Pregled valjaka za glačanje	90
gornje strane	42	rublja	75	Pribor i proizvodi za njegu	92
				Miele usluge	110

NAŠ SLOGAN

IMMER BESSER

DOBRODOŠLI U MIELE

Kad su naši pradjedovi utemeljili tvrtku Miele morali su se istaknuti kako bi bili uspješni. Takvo se što može postići na samo dva načina, naime ili ste povoljniji od drugih ili ste od drugih bolji. Oboje istovremeno je gotovo nemoguće. Odlučili su se za bolje.

Da je Miele dostojan svog slogana proteklih 120 godina dokazuju brojne nagrade i odlikovanja, ali i milijuni zadovoljnih kupaca diljem svijeta. Navedeno je postignuto zahvaljujući dosljednom poštivanju vrijednosti i postavljanju jasnih ciljeva, što je načelno odlika tvrtki koje su generacijama u obiteljskom vlasništvu.

Zbog svih navedenih razloga Miele je od 1899. godine pojam vrhunskih proizvoda i inženjerskog umijeća.

Poštovanje, pravednost i odanost u odnosu na svoje poslovne partnere, krajnje kupce, dobavljače, zaposlenike i susjede odlike su koje krasi Miele u svakom pogledu. Tko kupuje Miele, ujedno doprinosi zaštiti okoliša. Naime, Miele svim snagama i znanjem razvija metode proizvodnje s izrazitim naglaskom na očuvanje prirodnih resursa, dok njihovi proizvodi tijekom svog radnog vijeka ne troše prekomjerne količine električne energije, vode i sredstva za pranje, što povrh svega povoljno djeluje na kućni budžet.

Da će sve tako i ostati, to Vam možemo obećati kao vodeća kompanija u četvrtoj obiteljskoj generaciji.

Vaš

Markus Miele

i Vaš

Reinhard Zinkann



DR. MARKUS MIELE &
DR. REINHARD ZINKANN



KVALITETA ISPRED SVOG VREMENA.



Vaše želje čine DNK naših uređaja.

Kako bismo postigli trajnu pouzdanost, povezujemo inovaciju s majstorskom izradom – jer upravo ovom pomnom pažnjom na svaki detalj osiguravamo da naši uređaji traju posebno dugo i zadovoljavaju sve Vaše potrebe.

Stoga su naši kuhinjski uređaji toliko intuitivni u svom dizajnu, da je svaki pokret bez napora.

Bilo da se radi o njezi rublja, pranju posuđa, hlađenju, kuhinjskim uređajima ili njezi podova – činimo sve kako bismo poboljšali Vaše iskustvo u kućanstvu.



DUGOVJEČNOST JE PRAVA ODRŽIVOST

ODRŽIVOST

Zamislite da koristite samo jedan umjesto nekoliko uređaja tijekom mnogo godina. Jedan uređaj kojim trošite manje energije i manje vode. I dugoročno činite dobro.

PERFORMANSE

Dok se neki motori automobila ispituju 3.000 sati, mi ispitujemo konstantan rad naših proizvoda na 10.000 sati¹⁾. Dan i noć. Sveobuhvatno i precizno. Stoga se možete u potpunosti osloniti na naše proizvode.


¹⁾ Za više informacija posjetite www.miele.hr/20godina.

UMJETNOSTI STVARANJA

Od 1899. Vaše su želje temelj za naše uređaje. Svaka inovacija nama znači puno više od samo razloga za slavlje. Izazov je stvoriti nešto još bolje. Zato sami proizvodimo svoje dijelove i lijevamo željezo. Izrađujemo čak i uređaje, koji izrađuju naše uređaje. Mi to nazivamo: Immer Besser.







MIELE PERILICE RUBLJA ISPITANE SU PRIMJERICE NA RADNI VIJEK OD 20 GODINA.¹⁾

Recikliramo metal sa naših starih uređaja za naše nove uređaje – za savršeno kružno gospodarstvo. I skladištimo rezervne dijelove na minimalno 15 godina – to je Vaše pravo na popravak kod tvrtke Miele.



Perilica rublja se ne treba čuti, već vidjeti. Stoga je svaki uređaj ne samo ispitan na posebno dugi radni vijek, higijensku čistoću i održiv rad, već i na posebno tihi izvedbu.

30 % našeg razvojnog vremena utroši se na fazu ispitivanja. Kako bismo Vam godinu za godinom jamčili izvrsne rezultate.



¹⁾ Molimo u ovo polje unesite za Vas predviđenu izjavu o odricanju.

Umrežavanje kućanskih uređaja s Miele@home*

Istaknute značajke proizvoda Miele@home

Pametno umreženo: s našim inovativnim Miele@home sustavom, iskoristite sav potencijal svojih Miele uređaja i učinite svoju svakodnevicu još pametnijom. Svi pametni Miele kućanski uređaji mogu se praktično i sigurno umrežiti. Upravljanje je jednostavno – bilo s Miele@mobile aplikacijom, glasovnim upravljanjem ili integracijom u postojeća Smart Home rješenja. Umrežavanje se vrši s kućnim WLAN usmjerivačem i Miele Cloud.



Miele aplikacija**

Vaš savršeni pratilac: S Miele aplikacijom svoje Miele uređaje uvijek imate na oku. Primjerice, želite pratiti postupak pripreme u pećnici ili znati je li završio program pranja? Aplikacija Vas obavještava o potrebnim informacijama te nudi praktično i brzo upravljanje. Pored navedenoga, aplikacija nudi i dodatne informacije i usluge za Vaše Miele uređaje, npr. Barista asistente ili recepte. Besplatno preuzmite aplikaciju sada!



Smart Home integracija

Smart Home olakšava svakodnevicu i stvara individualnu udobnost življenja. Rolete, grijanje i kućanski uređaji međusobno komuniciraju i sve se više upravljaju putem aplikacije ili glasovnom naredbom. Mnogi Miele uređaji također se mogu umrežiti. Iste možete brzo i jednostavno integrirati u svoju Smart Home primjenu, zahvaljujući praktičnom Miele Cloud sučelju. Možete uživati u učinkovitosti i praktičnosti sveobuhvatnog umrežavanja.

Umrežavanje kućanskih uređaja s Miele@home*

Prednosti Miele aplikacije**



Nadzorna ploča


Uvijek aktualan status: na upravljačkoj ploči vidite status svih svojih umreženih Miele uređaja.

MobileControl

Sve uvijek pri ruci: s MobileControl možete upravljati svojim uređajima putem aplikacije.

RemoteUpdate

Raspoloživo ažuriranje softvera može se lako prenijeti i instalirati na pojedine uređaje – u potpunosti bez posjete servisnog tehničara.



Ostale mogućnosti Miele aplikacije istražite na:
www.miele.com



Besplatno preuzmite aplikaciju sada!



* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi. Pretpostavke sustava za Miele kućanske uređaje za umrežavanje pronaći ćete na miele.com/systemrequirements.

** Raspoloživo za mobilni krajnji uređaj. Pretpostavke sustava za Miele kućanske uređaje za umrežavanje pronaći ćete na miele.com/systemrequirements.



To ima samo Miele

Savršena njega rublja



Naš sustav njege rublja obuhvaća kompletan postupak od pranja do sušenja i glačanja. U vlastitim laboratorijima smo razvili specijalna sredstva za pranje koja su idealna za primjenu u našim uređajima.

Savršena kombinacija

Miele perilice i sušilice rublja idealno su usklađene. Tako ćete za svaku perilicu rublja pronaći dizajnom i opremom usklađenu sušilicu rublja. Time nudimo najbolju njegu i pranje rublja s ciklusima koji su nježni prema Vašem rublju.



Savršena završna obrada rublja

Naglasak na savršeno njegovano rublje dobije se glačanjem, a pomoću mehaničke i toplinske obrade rublje se dodatno štiti. Glačanje s Miele FashionMaster sustavom za glačanje na paru i Miele valjcima, posebno je jednostavno, brzo i učinkovito.



Jednostavno savršeni rezultati

Nije svako sredstvo za pranje jednako učinkovito u svakoj perilici rublja. Iz tog razloga smo u suradnji s pomno odabranim dobavljačima, u vlastitim laboratorijima razvili Miele sredstva za pranje. Sve su recepture savršeno usklađene s Miele perilicama i sušilicama rublja. Na taj ćete način uz minimalno doziranje sredstva za pranje optimalno iskoristiti snagu Miele uređaja, čime ujedno čuvate i okoliš.

Koju vrstu uređaja želite?

Ovdje Vam predstavljamo izvedbe proizvoda, za koje se možete odlučiti prilikom kupnje perilice i sušilice rublja.

Izvedbe Miele perilica rublja



Perilice rublja s punjenjem s prednje strane

U perilice rublja vrlo jednostavno možete stavljati i vaditi rublje s njihove prednje strane. Što se tiče postavljanja uređaja, na raspolaganju Vam stoje mnogobrojne varijante postavljanja (stup za pranje i sušenje, ugradnja ispod radne ploče, itd.).



Perilica sa sušilicom rublja


Ovaj uređaj ujedinjuje kvalitetno opremljenu perilicu rublja s punjenjem s prednje strane i kondenzacijsku sušilicu. Idealno za kupce s velikim zahtjevima, a malo slobodnog prostora.



Perilice rublja s punjenjem s gornje strane

Ovi kompaktni uređaji trebaju malo prostora. Uređaj se puni i prazni odozgo, stoga Vam ispred uređaja ostaje puno slobodnog prostora.





Miele sustavi sušenja
Moderna njega rublja.



Sušilica rublja s toplinskom pumpom

S Miele svoje rublje sušite nježno i štedljivo kao nikad prije. Jer moderne Miele sušilice s toplinskom pumpom odlikuje najviša energetska učinkovitost i odličan učinak sušenja. Tako svoju odjeću sušite jednako praktično i fleksibilno kao i s konvencionalnom kondenzacijskom sušilicom, no uz uštedu 50 % energije. No niske temperature tehnologije toplinske pumpe čuvaju ujedno i kvalitetne niti Vašeg rublja. Tako slobodno i bez razmišljanja u sušilici možete sušiti i osjetljivi tekstil.



Kako želite postaviti svoj uređaj?

Ovdje Vam predstavljamo mogućnosti postavljanja uređaja, za koje se možete odlučiti prilikom kombiniranja perilice i sušilice rublja.

Stup za pranje i sušenje

Ukoliko nema dovoljno mjesta za postavljanje uređaja neposredno jedan do drugog, možete iskoristiti mogućnost ugradnje uređaja u stup. U tom slučaju je perilica rublja uvijek dolje.

Za postavljanje u stup posebno su prikladni uređaji WhiteEdition linije dizajna. Kod sušilica ove serije, možete promijeniti smjer otvaranja vrata, kako bi se vrata oba uređaja otvarala na istu stranu.

Za stabilno povezivanje Miele nudi različite vezne elemente. Pojedini su – primjerice WTV 512 – opremljeni praktičnom ladicom. U istu možete pohraniti dodatni pribor ili odložiti košaru za rublje za udobno punjenje i pražnjenje sušilice.

Ostale informacije potražite u poglavlju Dodatni pribor za uređaje za njegu rublja na stranici xx.



Side-by-Side

Miele perilice i sušilice rublja mogu se tehnički i vizualno vrlo dobro uskladiti. Oba se uređaja mogu postaviti jedan uz drugi te na taj način možete bez napora upravo oprano rublje prebaciti u sušilicu rublja.

Postavljanje s postoljem

S postoljem (WTS 510) svoj uređaj povisujete oko 30 cm te ga tako postavljate na udobnu radnu visinu. Time je upravljanje ergonomsko i još praktičnije. Postolje ujedno nudi prostor za pohranu kao primjerice sredstva za pranje ili vreće za rublje, tako da Vam je sve brzo pri ruci, a ujedno sve možete ponovo brzo pospremiti.

Umetanje ispod radne ploče

Miele perilice rublja s punjenjem s prednje strane mogu se umetnuti ispod radne ploče minimalne visine niže 85 cm. Poklopac uređaja se kod ove izvedbe ne uklanja. Posebno su prikladni uređaji iz linije W1 ChromeEdition s ravnom upravljačkom pločom.

Podgradnja

Miele uređaji iz linije ChromeEdition, mogu se podgraditi ispod radne ploče ako se radi od manjoj visini radne ploče, od 82 do 85 cm. U tom se slučaju poklopac uređaja zamjenjuje sa setom za podgradnju (npr. UBS W1/G ili UBS T1/G).

Miele

T1


Eco & Steam & 9kg

Passion



Dvije linije dizajna

W1 i T1



Kod Miele uređaja ne morate se odlučivati između najboljih tehnoloških svojstava i najljepšeg izgleda. Klasa i oprema uređaja sada su dostupne u dvije linije dizajna: ChromeEdition i WhiteEdition.



ChromeEdition

Klasičan dizajn uređaja, ovisno o modelu s prstenom za vrata koji je kromiran, grafitno crn ili bijel. Za odabir stoje na raspolaganju uređaji s ravnom ili ukošenom upravljačkom pločom.



WhiteEdition

Novi dizajn za njegu rublja: ovisno o modelu s okruglim dizajnerskim vratima u bijeloj, crnoj ili alu-srebrnoj boji.

Kakvo upravljanje preferirate?

Upravljanje dodirnom prsta M Touch

S inovativnim M Touch zaslonom na dodir kod perilica i sušilica rublja brzo dolazite do cilja: upravljanje je lako i razumljivo. Kao kod pametnog mobilnog telefona postavke uređaja vrše se dodirom, povlačenjem i pomicanjem prsta po TFT zaslonu visoke rezolucije s jasnim prikazom teksta. Središnji zaslon s bijelim tekstom i simbolima na crnoj poledini jamči savršenu vidljivost informacija. Na mjestima gdje su prikazani napatci za korisnike, informacije su istaknute u boji.



M Touch

Jednostavan odabir dodirom, potezanjem i pomicanjem prsta.



Podešavanje tajmera regulatorom




Padajući izbornik za prikaz dodatnih informacija i aktivaciju ostalih funkcija



Ostali individualni koncepti upravljanja

Koncept upravljanja Miele perilicama rublja i sušilicama osmišljen je logično i intuitivno: praktičan okretni regulator za program pranja ili sušenja, pregledno raspoređene senzorske tipke za dodatne funkcije. Postavka koja se u praksi najčešće koristi već je unaprijed odabrana. Tako možete svoj program pokrenuti brzo i jednostavno.

Različite Miele klase uređaja nude Vam različite varijante i koncepte upravljanja – sve u jedinstvenoj izvedbi dizajna. Na taj način možete savršeno kombinirati perilice i sušilice rublja iz različitih Miele klasa uređaja.



ComfortSensor

Brzo i intuitivno: zaslon od jednog retka, izravan odabir dodatnih opcija putem senzorskih tipki.



DirectSensor

Jednostavno upravljanje pritiskom prsta: izravan odabir dodatnih opcija preko senzorskih tipki.



EasyControl

Jednostavan odabir: dodatne opcije se mogu odabrati jednostavnim prebacivanjem putem senzorskih tipki.



Njega rublja u skladu s okolišem

Učinkovitost i održivost


Održivo postupanje i razvoj učinkovitih proizvoda već više od 120 godina dio su tradicije tvrtke Miele. Zahvaljujući savjesnom odabiru materijala uređaje tvrtke Miele između ostalog odlikuje dugi vijek trajanja i visoki stupanj recikliranja.

Toliko ekološki prihvatljivo sušenje može biti

Sve sušilice nove generacije sušenja T1 opremljene su s energetske učinkovitom tehnikom i već danas možete ostvariti minimalni razred energetske učinkovitosti A++. S EcoSpeed svoje rublje sušite još brže i najboljim razredom energetske učinkovitosti A+++. Razlog tome je nova jedinica toplinske pumpe, koja je i po pitanju uštede resursa veliki korak naprijed: za brojne se plastične dijelove primjenjuje inovativan postupak izrade. Time se tijekom proizvodnje uštedi do 30 % materijala. Ujedno se koriste reciklirani materijali, što je važan doprinos izbjegavanju stvaranja plastičnog otpada. Uz spomenuto, većina je sušilica opremljena s prirodnim rashladnim sredstvom R290, koji je u potpunosti bez HFC-a te je time potencijal staklenika sveden na minimum.

Još više održivosti pri pranju

Već danas većina Miele perilica rublja u skladu s novom energetskom naljepnicom postiže najviši razred energetske učinkovitosti A te su stoga izrazito ekološke. No naši uređaji nisu štedljivi samo na naljepnici: sve Miele perilice rublja raspolažu inteligentnom automatskom količinom. Analiziraju aktualno punjenje i koriste samo onoliko vode i električne energije, koliko je potrebno. S EcoFeedback funkcijom dobivate točne povratne informacije o potrošnji električne energije i vode svog uređaja.







Otkrijte novu dimenziju za savršenu čistoću!
Miele perilice rublja W1





Uvijek postignite savršene rezultate: Zahvaljujući inovativnom sustavu doziranja TwinDos® integrirano se sredstvo za pranje UltraPhase 1 i 2 posve automatski dozira te štedite do 30 % sredstva za pranje u usporedbi s ručnim doziranjem.

UltraPhase 1 jamči savršenu čistoću za blistavo bijelo i šareno rublje. S UltraPhase 2 u optimalnom trenutku procesa pranja dodaje se izbjeljivač kako bi se bez traga uklonile čak i tvrdokorne mrlje.

Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos®* – Inovacija za najbolje rezultate.



Institut Hohenstein istražio je karakteristike automatskog 2-faznog sustava doziranja u kombinaciji s Miele UltraPhase 1 i UltraPhase 2 sredstvima za pranje. Potvrđeno je izvrsno djelovanje na uklanjanje mrlja, stupanj bjeline rublja, sprječavanje stvaranja sive boje rublja i precizno doziranje.



2-fazni sustav tvrtke Miele pere temeljitije i čišće od nekadašnjih tekućih sredstva za pranje, koja ne sadržavaju sredstvo za izbjeljivanje, jer bi ono uništilo ostale tvari. Odvojenim skladištenjem i doziranjem Miele UltraPhase 1 i 2 moguće je korištenje izbjeljivača u TwinDos® sustavu.



Aktivni sastojci iz UltraPhase 1 otpuštaju prljavštinu i uklanjaju mrlje, kao npr. ulje i masnoću, proteine i škrob. S UltraPhase 2 u optimalnom trenutku procesa pranja, dodaje se izbjeljivač tako da se i tvrdokorne mrlje poput kave, čaja, soka ili crnog vina savršeno uklanjaju. Posjetite Miele kemijski laboratorij i učinkovitost pranja s UltraPhase 1 i 2 na

www.miele.de (Proizvodi – Miele sredstva za pranje).



Za zaštitu osjetljive kože naše UltraPhase 1 i 2 sredstvo sada postoji i kao sredstvo za pranje za osjetljivu kožu: ne sadrži boje ni mirise. Njime ćete svojoj koži priuštiti mir koji zaslužuje, a o alergijama neće biti ni spomena. A rublje? Optimalno oprano i savršeno njegovano – i u to se možete pouzdati.



Savršena usklađenost za bolju održivost



Štedljiv u svim situacijama: savršenom usklađenošću automatskog sustava doziranja TwinDos® s izvrsnim učinkom pranja PowerWash, perite maksimalno učinkovito. Čak se i pojedinačni predmeti mogu štedljivo oprati – zahvaljujući praktičnoj dodatnoj opciji SingleWash. Tako pri svakom korištenju štedite do 40 % sredstva za pranje* kao i do 60 % energije i vremena**.

* u usporedbi s automatskim doziranjem bez SingleWash

** u usporedbi s programom „Jednostavno za održavanje 40°C“. Miele perilice rublja bez PowerWash i SingleWash



Prilikom kupnje perilice rublja s TwinDos® dobijete 1 kartušu UltraPhase 1 i 1 kartušu UltraPhase 2 besplatno.



Prilikom kupnje brojnih modela perilica rublja s CapDosing dobijete 3 kapsule besplatno.

Koje praktične značajke želite?

Prednosti* Miele perilica rublja

**SAMO
MIELE**

Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos®¹⁾

Najbolji sustav za tekuća sredstva za pranje na pritisak tipke.


Automatsko doziranje pomoću TwinDos® nije samo praktično, već ujedno jamči i savršenu čistoću: s UltraPhase 1 i 2 Vaš uređaj postaje najbolji sustav tekućeg sredstva za pranje. Tijekom procesa pranja, TwinDos® dozira UltraPhase 1 i 2 u odgovarajućem trenutku te time postiže vrhunski učinak pranja. Pritom TwinDos® tako precizno vrši doziranje, da u usporedbi s ručnim doziranjem možete uštedjeti do 30 % sredstva za pranje.



**SAMO
MIELE**

Inovativna tehnologija pranja PowerWash

Izvrstan učinak pranja i brzina u kombinaciji s vrhunskom energetsom učinkovitošću, za veliko i malo rublje.



**SAMO
MIELE**

Ispitano na radni vijek od 20 godina²⁾

Dok se neki motori automobila testiraju 3.000 sati, mi testiramo konstantan rad sa 10.000 sati.²⁾



**SAMO
MIELE**


Primjerena količina doziranja CapDosing³⁾

Jednostavno i održivo: zahvaljujući CapDosing uvijek optimalno dozirate sredstvo za pranje, omekšivač i aditive.



Sustav pare SteamCare⁴⁾

Maks. raznolikost primjene: zahvaljujući SteamCare, svoju omiljenu odjeću možete jednostavno osvježiti i izravnati.



Zlato za higijenu od virusa

Higijenski čisto: zahvaljujući TwinDos® i PowerWash, pouzdano se uklanja više od 99,9 %⁵⁾ virusa poput Corone.

* ovisno o modelu

*** Osnova za izračun: 28 tjedana s 5 pranja/tjedno

¹⁾ TwinDos® Patent: EP 2 784 205

²⁾ Tijekom faze razvoja W1 serije perilice rublja Miele je modele i središnje komponente testirao sa 5000 ciklusa pranja (= 5 cikl. pranja tjedno tijekom 50 tjedana), različitim programima. Više: miele.com/20years

³⁾ CapDosing patent: EP 2 365 120

⁴⁾ SteamCare patent: EP 2 006 432

⁵⁾ Znanstveno ispitano od strane visoke škole Albstadt-Sigmaringen, a zlatnu etiketu dodijelio je Institut za integrativnu higijenu i virologiju – InFluenc_H. Odnosi se na sve modele s TwinDos® i PowerWash u programu Pamuk, higijena 60°C s dodatnom opcijom AllergoWash. Opis metode možete naći na www.miele.com/wa-c

Koje dodatne praktične značajke želite?

Pregled ostalih prednosti* Miele perilica rublja



SAMO MIELE QuickPowerWash¹⁾
Brzo i temeljito: učinak pranja za samo 49 minuta.



SAMO MIELE Sačasti bubanj
Nježnost: sačasta struktura nježnog bubnja omogućuje klizanje rublja po vodenom filmu tijekom pranja.



Učinkovita kombinacija TwinDos® i SingleWash
Vrlo učinkovito: s TwinDos® i SingleWash štedite do 40 % sredstva za pranje²⁾ i do 60 % energije i vremena³⁾.



Predglačanje
50 % manje glačanja – rublje se zaglađuje za vrijeme pranja.



Opcija mrlje
Intenzivno čišćenje: postupak pranja prilagođen je obradi mrlja.




MultiLingua
Multitalent: na zaslonu možete podesiti različite jezike, kako biste sve informacije dobro razumjeli.



Energetska učinkovitost
Pristup u koji se treba ugledati: najbolji razred energetske učinkovitosti za optimalne rezultate pranja u kratkom vremenu.



Automatika količine
Miele teorija: manje punjenje, manje potrošnje vode i električne energije. U potpunosti automatski.



EcoFeedback
Pregled na potrošnju: ovom funkcijom imate precizan nadzor nad potrošnjom električne energije i vode.



Topla voda

Za štedljivije: s 2 priključka štedite električnu energiju kada primjerice toplu vodu spojite na solarno postrojenje.



SAMO MIELE

SingleWash

Učinkovito rješenje za pojedinačno pranje: omiljena bluza pere se brzo, štedljivo i nježno kao nikada do sada.



Profieco motor⁴⁾

Jak i štedljiv: naši Profieco motori s inverzskim pogonom rade bez habanja, tiho i štedljivo.



Jamstvo za zaštitu od izlivanja vode⁵⁾

Maksimalna sigurnost: za štete zbog kvara sustava zaštite od poplava na uređaju, Miele snosi troškove – 20 godina.



WaterProof sustav (WPS)

Dvostruko bolje drži: u slučaju istjecanja vode, drugi magnetni ventil zaustavlja dovod vode direktno na slavini.



WaterControl sustav (WCS)

Sve suho: WCS nadzire dovod vode, prepoznaje istjecanje vode te vodu u podnici.




AddLoad

Uživajte u maksimalnoj udobnosti: čak i nakon početka programa možete praktično dodati ili izvaditi rublje.



Dokazana higijena⁶⁾

Ispitala visoka škola Rhein-Waal: s AllergoWash uklonjeno je do 99,99 % bakterija.



Umrežavanje kućanskih uređaja s Miele@home⁷⁾

Pametan život: zahvaljujući Miele@home svoje kućanske uređaje možete pametno umrežiti – za više mogućnosti.

* ovisno o modelu

¹⁾ Ispitano i potvrđeno od strane wfk. ²⁾ u usporedbi s automatskim doziranjem bez SingleWash ³⁾ u usporedbi s programom „Jednostavno za održavanje 40°C“. Uređaji bez PowerWash i SingleWash ⁴⁾ Profieco motor patent: EP 2 840 679 ⁵⁾ Pogledajte i rječnik pojmova. Detalje preuzmite iz jamstva za zaštitu od poplave koji se nalaze u jamstvenoj knjižici. ⁶⁾ Opis metode ispitivanja higijene možete naći na www.miele.de ⁷⁾ Dodatna digitalna ponuda Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje Miele@home sustav. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.

Koji programi pranja su Vam važni?

Posebni programi prikladni za tekstil*



Osvježavanje/Završna obrada parom

Manje glačanja: završna obrada za suho ili vlažno, svježe oprano rublje smanjuje napor pri glačanju za 50 %.



SAMO MIELE

Automatski program plus

Za mješovito rublje: praktično možete kombinirati u jednom punjenju pamučno rublje i rublje jednostavno za održavanje.



Pamuk, higijenski program

Dobro za znati: visoka razina vode i duža vremena zadržavanja pouzdano uklanjaju bakterije i grinje.



Popluni od perja

Puni volumen: tekstil ispunjen perjem, poput jakni ili popluna, ostaje rastresit i lijepog oblika.



Tamno rublje/Traper

Bez izbjeljivanja: tako rublje dugo zadržava boju bez neprivlačnih crta ili nabora.



SAMO MIELE

Brzi program 20¹⁾

Brzo osvježeno: tako su lagano zaprljane i manje količine rublja ponovno brzo raspoložive.



Osjetljivo rublje

Nježno: s ovim posebnim programom sintetički tekstili dugo ostaju lijepi i savršeni u obliku.



Zavjese

Blistavo čisto: automatski pretpranje otpušta prašinu i prljavštinu, zatim slijedi intenzivno pranje.



Impregnacija

Najbolji mogući učinak: termičko fiksiranje osigurava optimalno funkcioniranje odbijanja vode.



Jastuci

Ugodno svježi: čak i veliki jastuci sa sintetičkim punjenjem budu poput novih.



Novo rublje

Njega oblika: novo kupljena odjeća nježno se pere, savršeno njegujući oblik i boju.



Košulje

Suprotno stvaranju nabora: znatno smanjenje nabora te olakšano glačanje bluza i košulja.



Outdoor

Najbolja njega bez gubitka funkcije: kvalitetan Outdoor tekstil zadržava svoju funkcionalnost u svim vremenskim uvjetima.



SAMO MIELE QuickPowerWash²⁾
Brzo i temeljito: učinak pranja za samo 49 minuta.



Svila

Sjajna njega: sav tekstil za ručno pranje bez udjela vune se posebno nježno pere.



Sportska obuća

Za šampione: S posebnim programima periva sportska obuća pere se nježno i učinkovito.



Sportska odjeća

Program za Fitness: sportsko rublje je u kratko vrijeme ponovno spremno za upotrebu.



Vuna

Bez sakupljanja, bez zapetljavanja: osjetljivi vuneni tekstili se posebno nježno peru uz očuvanje vrijednosti.

* ovisno o modelu

¹⁾ Patent: DE 10 2007 037 159

²⁾ Ispitano i potvrđeno od strane wfk

Što znači pojedina ikona?

Pregled svih simbola za perilice rublja s punjenjem s prednje strane

Razred energetske učinkovitosti

Pokazuje razred energetske učinkovitosti uređaja.



Prikazuju se razredi energetske učinkovitosti od A–G.

Saćasti bubanj kapaciteta

Prikazuje vrstu bubnja i količinu punjenja.



Saćasti bubanj zapremnine 1–9 kg.

Dozirni sustav

Prikazuje koji sustav za doziranje ima pojedina perilica rublja.



Najbolji rezultati pranja uz Miele 2-fazni sustav i praktično doziranje.

PowerWash

Prikazuje raspolaže li uređaj s PowerWash tehnologijom pranja.



Miele tehnologija pranja kombinira najbolji učinak pranja i kratko trajanje programa s izrazitom energetskom učinkovitošću.

CapDosing¹⁾

Prikazuje raspolaže li uređaj opcijom CapDosing.



Dozirajte posebna sredstva za pranje, omekšivač i aditive jednostavno pomoću kapsula.

Funkcije ravnjanja

Prikazuje koji uređaj raspolaže funkcijama ravnjanja rublja.



50 % manje glačanja – maksimalna raznolikost primjene: nakon programa pranja ili kao poseban program ravnjanja.

Perilice rublja s punjenjem s prednje strane


Karakteristike



Oznaka modela	WWD 120 WCS 8kg	WWD 320 WCS PWash & 8kg	WWD 660 WCS TDos & 8kg	WCG 370 WPS PWash & 9kg
Izvedba				
Moguće postavljanje u stup	•	•	•	•
Ugradnja ispod radne ploče	•	•	•	•
Mogućnost podgradnje	–	–	–	–
Smjer otvaranja vrata	Desno	Desno	Desno	Desno
Centrifugiranje				
Maks. broj okretaja centrifuge	1400	1400	1400	1400
Dizajn				
Dizajn vrata	Opsidijan crna s bijelim prstenom	Opsidijan crna s bijelim prstenom	Opsidijan crna s bijelim prstenom	Grafitno siva Pearlfinish
Izvedba upravljačke ploče	5° zaobljena	5° zaobljena	5° zaobljena	Ukošena
Zaslون	DirectSensor žuti, 7-segmentni	DirectSensor žuti, 7-segmentni	DirectSensor žuti, 7-segmentni	ComfortSensor bijeli, 1 redak
Komfor pri korištenju				
Umrežavanje s Miele@home	–	–	•	•
Odgoda početka programa do 24 h	•	•	•	•
Prikaz dnevnog vremena	–	–	–	–
Osvjetljenje bubnja	–	–	–	–
MultiLingua	–	–	–	•
AddLoad	•	•	•	•
Učinkovitost i održivost				
Razred energetske učinkovitosti	A	A	A	A
Razred učinkov. centrifuge	B	B	B	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW	70	70	70	68
Priključak na toplu vodu	–	–	–	–
EcoFeedback funkcija	–	–	–	–
ProfiEco motor	•	•	•	•
Programi pranja				
QuickPowerWash	–	•	–	•
Košulje	•	•	•	•
Svila (ručno pranje)	–	–	–	•
Vuna (ručno pranje)	•	•	•	•
Brzi program 20	•	•	•	•
Outdoor	–	–	–	•
Impregnacija	•	•	•	•
Sportska odjeća	–	–	–	•
Popluni od perja	–	–	–	–
Perje	–	–	–	–
Pamuk, higijenski program	–	–	–	–
Dodatne funkcije				
SingleWash	–	–	–	•
Kratko	•	•	•	•
Namakanje	–	–	–	•
Pretpranje	•	•	–	•
Posebno tiho	–	–	–	•
Predglačanje	•	•	•	•
AllergoWash	–	–	–	•
Sigurnost				
Sig. sustav protiv poplava	Watercontrol sustav	Watercontrol sustav	Watercontrol sustav	Waterproof sustav
Zaštita za djecu	–	–	–	•
Tehnički podaci				
Dimenzije (V x Š x D) u mm	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643	850 x 596 x 636
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1077	1077	1077	1054
Isporučeni pribor				
3 kapsule	–	–	–	•
UltraPhase 1 + 2	–	–	•	–

Perilice rublja s punjenjem s prednje strane


Karakteristike



Oznaka modela	WWG 660 WCS TDos & 9kg	WCG660WPS D LW TDos & 9kg	WCG 670 WPS TDos & 9kg	WWI 860 WCS PWash & TDos & 9kg
Izvedba				
Moguće postavljanje u stup	•	•	•	•
Ugrađnja ispod radne ploče	•	•	•	•
Mogućnost podgradnje	–	•	–	–
Smjer otvaranja vrata	Desno	Desno	Desno	Desno
Centrifugiranje				
Maks. broj okretaja centrifuge	1400	1400	1400	1600
Dizajn				
Dizajn vrata	Opsidijan crna s kromiranim prstenom	Grafitno siva Pearlfinish	Grafitno siva Pearlfinish	Opsidijan crna s kromiranim prstenom
Izvedba upravljačke ploče	5° zaobljena	Ravna	Ukošena	5° zaobljena
Zaslon	ComfortSensor bijeli, 1 redak	ComfortSensor bijeli, 1 redak	ComfortSensor bijeli, 1 redak	ComfortSensor bijeli, 1 redak
Komfor pri korištenju				
Umrežavanje s Miele@home	•	•	•	•
Odgoda početka programa do 24 h	•	•	•	•
Prikaz dnevnog vremena	–	–	–	–
Osvjetljenje bubnja	–	–	–	–
MultiLingua	•	•	•	•
AddLoad	•	•	•	•
Učinkovitost i održivost				
Razred energetske učinkovitosti	A	A	A	A
Razred učinkov. centrifuge	B	B	B	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW	68	68	68	68
Priključak na toplu vodu	–	–	–	–
EcoFeedback funkcija	–	–	–	•
ProfiEco motor	•	•	•	•
Programi pranja				
QuickPowerWash	–	–	–	•
Košulje	•	•	•	•
Svila (ručno pranje)	•	•	•	•
Vuna (ručno pranje)	•	•	•	•
Brzi program 20	•	•	•	•
Outdoor	•	•	•	•
Impregnacija	•	•	•	•
Sportska odjeća	•	•	•	•
Popluni od perja	–	–	–	•
Perje	–	–	–	•
Pamuk, higijenski program	–	–	–	•
Dodatne funkcije				
SingleWash	–	–	–	•
Kratko	•	•	•	•
Namakanje	•	•	•	•
Pretpranje	•	•	•	•
Posebno tiho	•	•	•	•
Predglačanje	•	•	•	•
AllergoWash	•	•	•	•
Sigurnost				
Sig. sustav protiv poplava	Watercontrol sustav	Waterproof sustav	Waterproof sustav	Watercontrol sustav
Zaštita za djecu	•	•	•	•
Tehnički podaci				
Dimenzije (V x Š x D) u mm	850 x 596 x 643	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 643
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1077	1054	1054	1077
Isporučeni pribor				
3 kapsule	•	•	•	•
UltraPhase 1 + 2	•	•	•	•

Perilice rublja s punjenjem s prednje strane

Karakteristike



Oznaka modela	WCI 870 WPS PWash & TDos & 9kg	WWR 860 WPS PWash 2,0 & TDos XL & WiFi	WCR 870 WPS PWash 2,0 & TDos XL & WiFi	WWW 980 WPS Passion
Izvedba				
Moguće postavljanje u stup	•	•	•	•
Ugrađnja ispod radne ploče	•	•	•	•
Mogućnost podgradnje	–	–	–	–
Smjer otvaranja vrata	Desno	Desno	Desno	Desno
Centrifugiranje				
Maks. broj okretaja centrifuge	1600	1600	1600	1600
Dizajn				
Dizajn vrata	Grafitno siva Pearlfinish	Lopoč bijela s kromiranim prstenom	Kromirana	Aluminij srebrna s kromiranim prstenom
Izvedba upravljačke ploče	Ukošena	5° zaobljena	Ukošena	5° zaobljena
Zaslon	ComfortSensor bijeli, 1 redak	MTouch	MTouch	MTouch
Komfor pri korištenju				
Umrežavanje s Miele@home	•	•	•	•
Odgoda početka programa do 24 h	•	•	•	•
Prikaz dnevnog vremena	–	•	•	•
Osvjetljenje bubnja	–	LED	LED	LED
MultiLingua	•	•	•	•
AddLoad	•	•	•	•
Učinkovitost i održivost				
Razred energetske učinkovitosti	A	A	A	A
Razred učinkov. centrifuge	A	A	A	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW	68	68	68	67
Priključak na toplu vodu	–	–	–	•
EcoFeedback funkcija	•	•	•	•
ProfiEco motor	•	•	•	•
Programi pranja				
QuickPowerWash	•	•	•	•
Košulje	•	•	•	•
Svila (ručno pranje)	•	•	•	•
Vuna (ručno pranje)	•	•	•	•
Brzi program 20	•	•	•	•
Outdoor	•	•	•	•
Impregnacija	•	•	•	•
Sportska odjeća	•	•	•	•
Popluni od perja	•	•	•	•
Perje	•	•	•	•
Pamuk, higijenski program	•	•	•	•
Dodatne funkcije				
SingleWash	•	•	•	•
Kratko	•	•	•	•
Namakanje	•	•	•	•
Pretpranje	•	•	•	•
Posebno tiho	•	•	•	•
Predglačanje	•	•	•	•
AllergoWash	•	•	•	•
Sigurnost				
Sig. sustav protiv poplava	Waterproof sustav	Waterproof sustav	Waterproof sustav	Waterproof sustav
Zaštita za djecu	•	•	•	•
Tehnički podaci				
Dimenzije (V x Š x D) u mm	850 x 596 x 636	850 x 596 x 643	850 x 596 x 636	850 x 596 x 643
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1054	1077	1054	1077
Isporučeni pribor				
3 kapsule	•	•	•	•
UltraPhase 1 + 2	•	•	•	•

Imate malo mjesta za perilicu rublja?

Miele perilice rublja s punjenjem s gornje strane



Silence

Miele perilice rublja s punjenjem s gornje strane savršeno su rješenje. Jer kompaktni uređaji trebaju malo prostora. S obzirom da se uređaj puni odozgo ispred uređaja ostaje puno slobodnog prostora. Miele perilice rublja s punjenjem s gornje strane su intuitivne i praktične za rukovanje. Vaš novi Miele: kao stvoren za Vas!

Često se perilice rublja s punjenjem s gornje strane smještaju u stambeni prostor, zbog svoje praktične veličine. Stoga je važno da iste tijekom čitavog postupka pranja rade tiho. Iz tog su razloga Miele perilice rublja s punjenjem s gornje strane opremljene konceptom 3 poklopca: jedan dodatni unutrašnji poklopac preuzima zvuk kako kod pranja tako i kod centrifugiranja. Istovremeno podnica sprječava prodiranje zvukova prema van.

Miele perilice rublja s punjenjem s gornje strane sa SuperSilence rade posebno tiho čak i pri visokom broju okretaja. Jer dodatno korištena izolacija na bočnim stranama i poklopcu brine za tihe postupke pranja. I kod vrlo visokih okretaja centrifuge uživajte u maksimalnom miru. Tako možete sasvim opušteno nastaviti sa svojim poslom.

Koje praktične značajke želite?


Prednosti* Miele perilica rublja s punjenjem s gornje strane



SAMO MIELE **Saćasti bubanj**
Nježnost: saćasta struktura nježnog bubnja omogućuje klizanje rublja po vodenom filmu tijekom pranja.



Posebno tiho
Ugodno: poseban ritam pranja rublja, „prekid nakon ispiranja“ i „rad bez centrifuge“ zaslužni su za izrazito tihi rad.



SAMO MIELE **Pozicioniranje i zaključavanje bubnja**
Miele je napravio zaokret: nakon pranja možete odmah posegnuti u sadržaj bubnja.



Sigurnost prije svega
Maksimalna sigurnost: kao zaštitu od izlivanja vode, uređaj je opremljen izrazito otpornim crijevom za dovod vode.

* ovisno o modelu

¹⁾ Patent: EP 1 619 288

²⁾ pogledajte i rječnik. Detalje preuzmite iz jamstva za zaštitu od poplave koji se nalaze u jamstvenoj knjižici.

Što znači pojedina ikona?

Pregled svih simbola za perilice rublja s punjenjem s gornje strane

Razred energetske učinkovitosti

Pokazuje razred energetske učinkovitosti uređaja.



Prikazuju se razredi energetske učinkovitosti od A – G.

Sačasti bubanj kapaciteta

Prikazuje vrstu bubnja i količinu punjenja.



Sačasti bubanj zapremnine 1–6 kg.

Vrijednosti emisije buke

Pokazuje koliko je uređaj tih.



Silence

Miele perilice rublja s punjenjem s gornje strane odgovaraju svakom stambenom prostoru te su apsolutno tihe.



Pozicioniranje bubnja

Miele je napravio zaokret: nakon pranja možete odmah posegnuti u sadržaj bubnja.

Perilice rublja s punjenjem s gornje strane

Karakteristike



Oznaka modela	WW 610 WCS
Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	–
Ugradnja ispod radne ploče	–
Mogućnost podgradnje	–
Smjer otvaranja vrata	–
Centrifugiranje	
Maks. broj okretaja centrifuge	1200
Dizajn	
Dizajn vrata	–
Izvedba upravljačke ploče	Comfort
Zaslon	–
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	–
Odgoda početka programa do 24 h	–
Prikaz dnevnog vremena	–
Osvjetljenje bubnja	–
MultiLingua	–
AddLoad	–
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti	C
Razred učinkov. centrifuge	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW	70
Priključak na toplu vodu	–
EcoFeedback funkcija	–
ProfiEco motor	–
Programi pranja	
QuickPowerWash	–
Košulje	•
Svila (ručno pranje)	–
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Outdoor	–
Impregnacija	–
Sportska odjeća	–
Popluni od perja	–
Perje	–
Pamuk, higijenski program	–
Dodatne funkcije	
SingleWash	–
Kratko	•
Namakanje	•
Pretpranje	•
Posebno tiho	–
Predglačanje	–
AllergoWash	–
Sigurnost	
Sig. sustav protiv poplava	Watercontrol sustav
Zaštita za djecu	–
Tehnički podaci	
Dimenzije (V x Š x D) u mm	900 x 459 x 601
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	–
Isporučeni pribor	
3 kapsule	–
UltraPhase 1 + 2	–



Meko, mirišljivo i gotovo bez nabora – tako se danas suši!
Miele sušilice rublja T1



EcoDry tehnologija

Ušteda, kroz čitav radni vijek sušilice rublja

Miele sušilice rublja s toplinskom pumpom postavljaju svjetske standarde na najviše zahtjeve kvalitete i pouzdanosti. S EcoDry tehnologijom štedite dugi vijek sušilice rublja, s obzirom da Miele održava potrošnju energije i vremena sušenja tijekom čitavog radnog vijeka Vašeg uređaja na najnižoj razini.



EcoDry tehnologija sastoji se od savršeno usklađenog, patentiranog¹⁾ sustava filtriranja i izmjenjivača topline kojem nije potrebno održavanje. Ovakav sustav sprječava nakupljanje niti u izmjenjivaču topline. Kod sustava bez EcoDry izmjenjivač topline se s vremenom može začepiti pa tijekom radnog vijeka sušilice dolazi do konstantno rastuće potrošnje električne energije i sve dužeg trajanja sušenja.

EcoDry – dobar za Vaše rublje i Vaš novčanik.



EcoSpeed

Dobijete na vremenu i pritom još čuvate okoliš



S EcoSpeed svoje rublje sušite posebno brzo, a ujedno čuvate okoliš najboljim razredom energetske učinkovitosti A+++¹⁾. Na taj se način savršeno kombinira štedljivost i kratko trajanje programa. Kod potpune napunjenosti s EcoSpeed možete trajanje sušenja reducirati za 20 minuta²⁾.

Pored s najboljim razredom energetske učinkovitosti A+++¹⁾, sušilice rublja s EcoSpeed rade s prirodnim rashladnim sredstvom R290, koji je u potpunosti bez HFC-a te je time potencijal staklenika sveden na minimum. Tako EcoSpeed povezuje kratka vremena ciklusa, najbolju energetske učinkovitost i održivost u Vašoj Miele sušilici rublja.

¹⁾ Patent: EP 2 107 155

²⁾ U usporedbi s Miele sušilicama rublja bez EcoSpeed pri istoj količini punjenja i razreda energetske učinkovitosti. Ispitano u programu Pamuk pri punom punjenju.



Miele

Sustav mirisa FragranceDos¹⁾

Uživajte u harmoničnim mirisima

SAMO MIELE Mirisna obrada Vašeg rublja

FragranceDos tijekom sušenja rublja prožima omiljenim mirisom. Svoje rublje iz sušilice ne vadite samo meko već i ugodnog mirisa.

Jednostavno odaberite svog favorita iz našeg velikog izbora različitih mirisa. Okretanjem umetaka za mirise lako određujete intenzitet mirisa. Tako možete individualno podešavati čak i ako mijenjate programe. Uživajte u ugodnom doživljaju mirisnog rublja – upravo onako kako želite.

FragranceDos² ¹⁾

Varijacija je moguća brzo, jer se 2 mirisa mogu paralelno umetnuti u lako dostupan filter sušilice. Na taj način možete brzo mijenjati 2 mirisa te ćete tako koristiti različite omiljene mirise unutar jednog kućanstva.



NOVO: mirisni umetak DryFresh®

Ne mora se svaki komad odjeće, koji je kratko nošen, odmah i prati. S DryFresh® možete sasvim jednostavno osvježiti svoju odjeću. Loši mirisi biti će neutralizirani u trenu.



Prilikom kupnje sušilice s FragranceDos besplatno dobivate mirisni umetak Aqua.

Najviša učinkovitost kondenzacije Miele sušilica

Manje vlage u zraku dobro je za Vaše prostorije

Miele sušilice su razred učinkovitosti same za sebe: i po pitanju odvođenja vlage. Zahvaljujući vrhunskoj tehnologiji sušenja u prostoriju se odvodi minimalna količina vlage. Veći dio se sigurno odvodi kao kondenzat u spremnik za kondenzat. Stoga sve Miele sušilice postižu najviši razred učinkovitosti kondenzacije A te su još 50 % učinkovitije no što je za taj razred potrebno. Dakle, što je veća učinkovitost kondenzacije sušilice, manje vlage dopijeva u prostoriju. Ove klasifikacije pronaći ćete pokraj poznatih vrijednosti za razred energetske učinkovitosti s lijeve donje strane na EU energetskej naljepnici.



Izvršno izolirano za dobru klimu u prostoriji.

Miele sušilice kondenziraju vlagu iz odjeće za vrijeme procesa sušenja tako učinkovito da u okolni prostor dopijeva samo minimalna količina. Što je manji udio vlage u stambenim i gospodarskim prostorijama to je manja vjerojatnost od stvaranja plijesni na zidovima ili stropovima. Stoga svoju sušilicu možete mirne savjesti postaviti u prostorije bez prozora ili koristiti u pasivnim kućama.



Izolacijski sustav vrata sprječava gubitak vlage

Izvanredni izolacijski sustav na vratima Miele sušilice značajan je kriterij i vrlo važan preduvjet za trajno visoku učinkovitost. Poseban brtveni prsten između bubnja i vrata koji postiže najbolje rezultate napravljen je od Kevlar® vlakana. Vлага ne može preko otvora vrata dospjeti u prostoriju, već ostaje u uređaju.

Vrhunski učinak u vrlo kratkom vremenu

Miele tehnologija sušenja u središte postavlja jednostavnost korištenja za korisnika. Tako Miele sušilice postižu najbolje rezultate u najkraćem mogućem vremenu. Pri tome svejedno oslobađa 50 %¹⁾ manje vlage u okolne prostorije, od količine koju zahtjeva razred učinkovitosti kondenzacije A.



Miele uređaji su bolji od razreda učinkovitosti kondenzacije A

Miele sušilice kondenziraju vlagu iz rublja za 50 %¹⁾ učinkovitije od zahtjeva postavljenih za razred A.

Razred učinkovitosti kondenzacije provodi se usporedbom količine vode koja se nalazi u tekstu prije sušenja i koja se nakupila u spremniku za kondenzat nakon sušenja. U nastavku možete vidjeti glavne razlike za postupak sušenja s punjenjem od 8 kg:



Razred učinkovitosti kondenzacije B

Tijekom procesa sušenja oko 750 ml²⁾ vlage dospijeva u okolinu. To su okvirno tri manje boce s vodom.

Kod češćeg korištenja, u toku jedne godine, kondenzira se u prostor do 150 litara vode.³⁾ Navedeno odgovara načelno jednoj napunjenoj kadi.



Razred učinkovitosti kondenzacije A

U ovom razredu u okolinu se ne smije oslobađati više od 500 ml²⁾ odnosno 2 male boce s vodom.



50 % manje od razreda učinkovitosti kondenzacije A

Iz Miele sušilica svega 250 ml²⁾ vode dospije u okolinu – okvirno jedna mala boca vode.

¹⁾ Ispitano u vlastitim Miele laboratorijima.

²⁾ Temelji se na 8 kg količine punjenja i 60 % početne preostale vlage.

³⁾ Temelji se na 200 programa godišnje sa 8 kg punjenja i 60 % početne preostale vlage.



Koje praktične značajke želite?

Prednosti* Miele sušilica rublja

**SAMO
MIELE**

EcoDry tehnologija

Miele EcoDry tehnologija jamči trajno nižu potrošnju elekt. energije i kratka vremena trajanja ciklusa sušenja. Zahvaljujući učinkovitom uzajamnom djelovanju patentiranog¹⁾ Miele sustava filtara i izmjenjivača topline koji ne zahtijeva održavanje, niti od odjeće se ne mogu taložiti u istom i time utjecati na snagu i trajanje procesa sušenja.

Uz EcoDry, Miele sušilice s tehnologijom toplinske pumpe konstantno rade ekonomično – tijekom čitavog radnog vijeka uređaja.



**SAMO
MIELE**

Sustav mirisa FragranceDos²⁾

Svježina za sva osjetila: s Miele mirisnim umetkom Vaše rublje je divno meko i prekrasno miriše.



**SAMO
MIELE**

Ispitano na radni vijek od 20 godina³⁾

Dok se neki motori automobila testiraju 3.000 sati, mi testiramo konstantan rad sa 10.000 sati.³⁾



Energetska učinkovitost

Miele najbolja učinko.: Zahvaljujući najboljem razredu ener. učink. ostvarit ćete ekonomičnost i optim. rezultate.



DryCare 40

Nježna njega rublja: s DryCare 40 možete gotovo sve sušiti što se može prati na 40°C⁴⁾. To štedi puno vremena.



Sustav pare SteamFinish

Manje glačanja, više svježine: Vaš se tekstil u sušilici rublja vidno zaglađuje i osvježava.

* ovisno o modelu

¹⁾ Patent: EP 2 107 155

²⁾ Patent: EP 2 431 516

³⁾ Tijekom faze razvoja T1 serije sušilica Miele je modele i središnje komponente ispitao sa 5.000 ciklusa sušenja (= 5 cikl. sušenja tjedno tijekom 50 tjedana), različitim programima. Više: miele.com/20years

⁴⁾ Nije prikladno za vunu ili svilu.

Koje dodatne praktične značajke želite?

Pregled ostalih prednosti* Miele sušilica



EcoSpeed

Dvostruki plus: Zahvaljujući EcoSpeed svoje rublje sušite 20 min. brže¹⁾, pri najboljoj energetskej učinkovitosti.



Tehnologija toplinske pumpe

Ekološko i nježno: sušenje na niskim temperaturama ne štiti samo okoliš već i Vašu odjeću.



**SAMO
MIELE**

Silence bubanj

Bitno tiše: Zahvaljujući Silence-Drum bubnju smanjuju se zvukovi lupkanja, primjerice dugmadi u bubnju.



HygieneDry

Posebno higijenski: sa stupnjem suhoće HygieneDry, Miele sušilice uklanjaju do 99,99 % bakterija²⁾.



**SAMO
MIELE**

Precizno sušenje PerfectDry

Pahuljasto meko rublje: s PerfectDry Vaše rublje neće biti niti presušeno niti nedovoljno osušeno.



**SAMO
MIELE**

Saćasti bubanj³⁾

Manje nabora, lakše glačanje: saćasta struktura nježnije i ravnomjernije suši rublje.



Zaštita od gužvanja

Praktično bez nabora: rublje je nakon završetka programa razrahljeno i zaštićeno od gužvanja.



**SAMO
MIELE**

Praktičan filtar za niti⁴⁾

Lako dostupan: dvostruki filtar za niti sigurno sakuplja niti te se jednostavno čisti.



Integrirani odvod kondenzata⁵⁾

Nije potrebno pražnjenje: kondenzat se preko crijeva može odvesti izravno u umivaonik ili u sifon.




Najbolja učinkovitost kondenzacije

Najbolja zaštita prostora i namještaja: 50 % manje ispuštanja vlage nego što je potrebno za učinkovitost kondenzacije A.




Izmjenjivač topline bez održavanja

Ušteda vremena i novca: filtar štiti izmjenjivač topline te čini čišćenje nepotrebnim.



ProfiEco motor⁶⁾

Jak i štedljiv: naši ProfiEco motori s inverzskim pogonom rade bez habanja, tiho i štedljivo.



SAMO MIELE EcoFeedback

Uvijek na oku: prikazuje se potrošnja energije i stanje filtra za niti – za uvijek nisku potrošnju.



MultiLingua

Multitalent: na zaslonu možete podesiti različite jezike, kako biste sve informacije dobro razumjeli.




AddLoad

Maksimalan komfor: čak i nakon početka programa možete praktično dodati ili izvaditi rublje.



Wash2Dry⁷⁾

Ruku pod ruku: Vaša sušilica automatski preuzima program Vaše perilice rublja.



Umrežavanje kućanskih uređaja s Miele@home⁸⁾

Pametan život: zahvaljujući Miele@home svoje kućanske uređaje možete pametno umrežiti – za više mogućnosti.



DryFresh[®]

Brzo osvježeno: zahvaljujući DryFresh[®], Vaše rublje nakon programa sušenja miriše poput svježe opranog.

* U usporedbi s Miele sušilicama ¹⁾ rublja bez EcoSpeed pri istoj količini punjenja i razreda energetske učinkovitosti. Ispitano u programu Pamuk pri punom punjenju.

²⁾ Ispitano na bakterije Bacillus subtilis i Saccharomyces cerevisiae na stupnju suhoće HygieneDry s polovičnim punjenjem. Opis metode pronaći ćete pod miele.de/testkriterien-trockner ³⁾ Patent: EP 1 293 594 ⁴⁾ EP: 2 273 005 ⁵⁾ Patent: EP 2 532 779 ⁶⁾ Patent: EP 2 840 679 ⁷⁾ Za ovu funkciju sušilica i perilica rublja moraju biti prijavljene u kućnu mrežu i/ili u aplikaciju. ⁸⁾ Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.

Koji programi sušenja su Vam važni?

Posebni programi prikladni za tekstil*



Automatski program plus

Za mješovito rublje: praktično možete kombinirati u jednom punjenju pamučno rublje i rublje jednostavno za održavanje.



Pamuk, higijenski program

Dobro za znati: poseban profil glede temperature i vremena ne daje šansu bakterijama i grinjama.



Posteljina

Najbolji rezultati: ravnomjerno sušenje tekstila velikih površina.



Predglačanje

Vidljivo manje gužvanja: mokro i suho rublje nježno se ravna.



Express

Kada je brzina važna: tako su i manje količine rublja brzo suhe i ponovno raspoložive.



Posebno tiho

Udobno: poseban program za pamučno rublje i mješovito rublje, za sušenje u tišini.



Osjetljivo rublje

Briga o sintetičkim vlaknima: pomoću ovog posebnog programa sintetička vlakna dugo ostaju lijepa i zadržavaju svoj oblik.



Završna obrada parom

Manje nabora, brzo izglačano: učinkovito predravnanje ili osvježavanje Vašeg rublja.



Završna obrada svile

Gotovo bez nabora: tekstili do svile se tako nježno suše, da stvaranje nabora pada na minimum.



Završna obrada vune

Lijepo i pahuljasto: osjetljivi vuneni tekstili se posebno nježno peru uz očuvanje vrijednosti.



Impregnacija

Najbolji mogući učinak: termičko fiksiranje osigurava optimalno funkciju odbijanja vode.



Traper

Savršeni rezultat: štiti Vaš omiljeni traper od neprivlačnih, izbljedjelih crta i nabora.



Jastuci

Prozračno: čak i veliki jastuci ponovno postaju prozračni – bilo da su punjeni perjem, perjem ili sintetikom.



Košulje

Suprotno stvaranju nabora: znatno smanjenje nabora te olakšano glačanje bluza i košulja.



Outdoor

Nježno sušenje bez gubitka funkcije: održava funkcionalna svojstva višeslojnog tekstila s membranom.



Sportska odjeća

Program za Fitness: sportsko rublje je u kratko vrijeme ponovno spremno za upotrebu.

Što znači pojedina ikona?

Prikaz svih simbola za sušilice rublja

Energetska učinkovitost

Prikazuje energetska učinkovitost uređaja.



Prikazuju se razredi energetske učinkovitosti od A+++ – D.

Vrsta bubnja/Količina punjenja

Prikazuje vrstu bubnja i količinu punjenja bubnja.



Sačasti bubanj kapaciteta 1–9 kg.

EcoDry

Prikazuje da li je uređaj opremljen EcoDry tehnologijom.



Uvijek ekonomično: sustav filtra i izmjenjivač topline jamče nisku potrošnju energije kroz čitav radni vijek uređaja.

EcoSpeed

Prikazuje da li je uređaj opremljen s EcoSpeed.



Do 40 minuta brže sušenje¹⁾ pri najboljoj energetska učinkovitosti.

FragranceDos²⁾

Prikazuje je li uređaj pripremljen za uporabu mirisnog umetka.



Svježina za sva osjetila: s Miele imate ne samo vrlo pahuljasto rublje, već ono i čarobno miriše.



Mirišljivo rublje, baš onakvo kakvo volite: mijenjajte između 2 različita mirisa, ovisno o tome koji miris volite.

Funkcije ravnjanja

Prikazuje kojom funkcijom ravnjanja uređaj raspolaže.



Manje glačanja: vodena para i toplina zaglađuju Vaše rublje već u sušilici.

¹⁾ U usporedbi s Miele sušilicama rublja bez EcoSpeed pri istoj količini punjenja i razreda energetske učinkovitosti.

²⁾ Patent: EP 2 431 516

Sušilice rublja s toplinskom pumpom





Karakteristike



Oznaka modela	TWC 220 WP 8kg	TWD 260 WP 8kg	TWC 560 WP EcoSpeed & 8kg	TCC 570 WP EcoSpeed & 8kg
Izvedba				
Moguće postavljanje u stup	•	•	•	•
Ugradnja ispod radne ploče	•	•	•	•
Mogućnost podgradnje	–	–	–	–
Smjer otvaranja vrata	Lijevo, promjenjiv	Lijevo, promjenjiv	Lijevo, promjenjiv	Lijevo
Dizajn				
Dizajn vrata	Bijela	Opsidijan crna s bijelim prstenom	Bijela	Bijela
Izvedba upravljačke ploče	5° zaobljena	5° zaobljena	5° zaobljena	Ukošena
Zaslon	DirectSensor žuti, 7-segmentni	DirectSensor žuti, 7-segmentni	DirectSensor žuti, 7-segmentni	DirectSensor žuti, 7-segmentni
Rezultat sušenja				
PerfectDry	•	•	•	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•	•	•	•
Njega rublja				
SilenceDrum	–	–	–	–
Komfor pri korištenju				
Umrežavanje s Miele@home	–	•	–	–
Wash2Dry	–	•	•	•
Odgoda početka programa do 24 h	•	•	•	•
Prikaz dnevnog vremena	–	–	–	–
Osvjetljenje bubnja	LED	LED	LED	LED
MultiLingua	–	–	–	–
Integrirani odvod kondenzata	•	•	•	•
AddLoad	•	•	•	•
Učinkovitost i održivost				
Razred energetske učinkovitosti	A++	A++	A+++	A+++
Buka u standardnom programu	66	66	66	66
Pamuk pri punom bubnju u db(A)	A	A	A	A
Razred učinkovitosti kondenzacije	–	–	–	–
EcoFeedback funkcija	–	–	–	–
Izmjenjivač topline bez održavanja	•	•	•	•
ProfiEco motor	•	•	•	•
Programi sušenja				
Košulje	•	•	•	•
Završna obrada svile	–	–	–	–
Završna obrada vune	•	•	•	•
Express	•	•	•	•
Outdoor	–	–	–	–
Impregnacija	•	•	•	•
Sportska odjeća	–	–	–	–
Pamuk, higijenski program	–	–	–	–
Predglačanje	•	–	–	–
Posteljina	•	•	•	•
Završna obrada parom	–	–	–	–
Dodatne funkcije				
Zaštita od gužvanja	•	•	•	•
Zvučni signal	–	–	–	–
Quick	–	–	–	–
DryCare 40	–	–	–	–
PowerFresh	–	–	–	–
Tehnički podaci				
Dimenzije (V x Š x D) u mm	850 x 596 x 655	850 x 596 x 643	850 x 596 x 655	850 x 596 x 640
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1077	1077	1077	1054
Vrsta/količina sredstva za hlađenje	R290/0,11	R290/0,11	R290/0,14	R290/0,14
Isporučeni pribor				
Mirisni umetak	•	•	•	•

Sušilice rublja s toplinskom pumpom

Karakteristike



Oznaka modela	TCF 770 WP EcoSpeed & 8kg	TWL 780 WP EcoSpeed & Steam & 9kg	TCL 780 WP EcoSpeed & Steam & 9kg	TCL 790 WP EcoSpeed & Steam & 9kg
Izvedba				
Moguće postavljanje u stup	•	•	•	•
Ugradnja ispod radne ploče	•	•	•	•
Mogućnost podgradnje	–	–	•	–
Smjer otvaranja vrata	Lijevo	Lijevo, promjenjiv	Lijevo	Lijevo
Dizajn				
Dizajn vrata	Grafitno siva Pearlfinish	Opsidijan crna s kromiranim prstenom	Grafitno siva Pearlfinish	Grafitno siva Pearlfinish
Izvedba upravljačke ploče	Ukošena	5° zaobljena	Ravna	Ukošena
Zaslون	DirectSensor bij., 7-segmenatni	ComfortSensor bijeli, 1 redak	ComfortSensor bijeli, 1 redak	ComfortSensor bijeli, 1 redak
Rezultat sušenja				
PerfectDry	•	•	•	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•	•	•	•
Njega rublja				
SilenceDrum	–	•	•	•
Komfor pri korištenju				
Umrežavanje s Miele@home	•	•	•	•
Wash2Dry	•	•	•	•
Odgoda početka programa do 24 h	•	•	•	•
Prikaz dnevnog vremena	–	–	–	–
Osvjetljenje bubnja	LED	LED	LED	LED
MultiLingua	–	•	•	•
Integrirani odvod kondenzata	•	•	•	•
AddLoad	•	•	•	•
Učinkovitost i održivost				
Razred energetske učinkovitosti	A+++	A+++	A+++	A+++
Buka u standardnom programu	66	64	64	64
Pamuk pri punom bubnju u db(A)				
Razred učinkovitosti kondenzacije	A	A	A	A
EcoFeedback funkcija	–	•	•	•
Izmjenjivač topline bez održavanja	•	•	•	•
ProfiEco motor	•	•	•	•
Programi sušenja				
Košulje	•	•	•	•
Završna obrada svile	–	•	•	•
Završna obrada vune	•	•	•	•
Express	•	•	•	•
Outdoor	–	•	•	•
Impregnacija	•	•	•	•
Sportska odjeća	–	•	•	•
Pamuk, higijenski program	–	–	–	–
Predglaćanje	–	•	•	•
Posteljina	•	•	•	•
Završna obrada parom	–	•	•	•
Dodatne funkcije				
Zaštita od gužvanja	•	•	•	•
Zvučni signal	•	•	•	•
Quick	–	–	–	–
DryCare 40	•	•	•	•
PowerFresh	–	•	•	•
Tehnički podaci				
Dimenzije (V x Š x D) u mm	850 x 596 x 636	850 x 596 x 643	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1054	1077	1054	1054
Vrsta/količina sredstva za hlađenje	R290/0,14	R290/0,14	R290/0,14	R290/0,14
Isporučeni pribor				
Mirisni umetak	•	•	•	•

Sušilice rublja s toplinskom pumpom

Karakteristike



- 10 %*	1-9 kg		- 10 %*	1-9 kg		- 10 %*	1-9 kg		- 10 %*	1-9 kg	

Oznaka modela	TWR 780 WP Eco & Steam & 9kg	TCR780WP Eco&Steam&9kg	TCR 790 WP Eco & Steam & 9kg	TWV780WP Passion
Izvedba				
Moguće postavljanje u stup	•	•	•	•
Ugradnja ispod radne ploče	•	•	•	•
Mogućnost podgradnje	–	•	–	–
Smjer otvaranja vrata	Lijevo, promjenjiv	Lijevo	Lijevo	Lijevo, promjenjiv
Dizajn				
Dizajn vrata	Lopoč bijela s kromiranim prstenom	Kromirana	Kromirana	Aluminij srebrna s kromiranim prstenom
Izvedba upravljačke ploče	5° zaobljena	Ravna	Ukošena	5° zaobljena
Zaslon	MTouch	MTouch	MTouch	MTouch
Rezultat sušenja				
PerfectDry	•	•	•	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•	•	•	•
Njega rublja				
SilenceDrum	•	•	•	•
Komfor pri korištenju				
Umrežavanje s Miele@home	•	•	•	•
Wash2Dry	•	•	•	•
Odgoda početka programa do 24 h	•	•	•	•
Prikaz dnevnog vremena	•	•	•	•
Osvjetljenje bubnja	LED	LED	LED	LED
MultiLingua	•	•	•	•
Integrirani odvod kondenzata	•	•	•	•
AddLoad	•	•	•	•
Učinkovitost i održivost				
Razred energetske učinkovitosti	A+++	A+++	A+++	A+++
Buka u standardnom programu	62	62	62	62
Pamuk pri punom bubnju u db(A)				
Razred učinkovitosti kondenzacije	A	A	A	A
EcoFeedback funkcija	•	•	•	•
Izmjenjivač topline bez održavanja	•	•	•	•
ProfiEco motor	•	•	•	•
Programi sušenja				
Košulje	•	•	•	•
Završna obrada svile	•	•	•	•
Završna obrada vune	•	•	•	•
Express	•	•	•	•
Outdoor	•	•	•	•
Impregnacija	•	•	•	•
Sportska odjeća	•	•	•	•
Pamuk, higijenski program	•	•	•	•
Predglačanje	•	•	•	•
Posteljina	•	•	•	•
Završna obrada parom	•	•	•	•
Dodatne funkcije				
Zaštita od gužvanja	•	•	•	•
Zvučni signal	•	•	•	•
Quick	–	–	–	•
DryCare 40	•	•	•	•
PowerFresh	•	•	•	•
Tehnički podaci				
Dimenzije (V x Š x D) u mm	850 x 596 x 643	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 643
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1077	1054	1054	1077
Vrsta/količina sredstva za hlađenje	R134a/0,48	R134a/0,48	R134a/0,48	R134a/0,48
Isporučeni pribor				
Mirisni umetak	•	•	•	•



Pranje, sušenje i doziranje u jednom uređaju.
Miele perilica sa sušicom rublja WT1



Perilica sa sušilicom

Kontinuirano pranje i sušenje u jednom uređaju

Jedan ili bolje dva uređaja?

Perilica i sušilica rublja ili radije perilica sa sušilicom rublja – za oboje Miele nudi kvalitetne i inovativne uređaje. Perilica sa sušilicom rublja je izvanredno rješenje ukoliko imate manje količine rublja ili ukoliko nemate dovoljno mjesta za postavljanje dva zasebna uređaja. Osim toga ima prednost da se manje količine rublja mogu oprati i osušiti u jednom koraku. To štedi vrijeme.

U Miele perilici sa sušilicom rublja možete oprati pun bubanj rublja. Budući da rublje za sušenje zahtijeva više prostora, u proces sušenja se može staviti samo manja količina rublja. Ukoliko često morate oprati i sušiti veće količine rublja, preporučujemo Vam kupnju perilice rublja i zasebne sušilice rublja. S dva odvojena uređaja možete paralelno prati i sušiti rublje te ćete time puno brže riješiti nakupljene količine prljavog rublja. Neovisno o tome za koje se rješenje odlučite, nudimo Vam savršeno pranje i precizan rezultat sušenja. Ili drugim riječima – Njega rublja made by Miele.

Koja perilica sa sušilicom odgovara Vama?

S kapacitetom pranja i sušenja 5 kg rublja, ovi su kompaktni uređaji idealni za svako kućanstvo samaca ili za uske prostorije. Ako na raspolaganju ima mjesta preporučujemo za dvije i više osoba XL izvedbu. Za obitelji s puno rublja dva odvojena uređaja savršeni su odabir za paralelno pranje i sušenje rublja.

Kompaktna Miele perilica sa sušilicom

Kompaktna tehnologija, kompaktne dimenzije. Sa svojom dubinom kućišta od 60 cm Miele WT1 perilice sa sušilicom rublja mogu kontinuirano prati i sušiti do 5 kg. Ukoliko se samo pere, uređaj može odjednom prati 8 kg rublja. Stoga je uređaj idealno prikladan za manja kućanstva s prosječnom količinom rublja. Kod kompaktnih WT1 možete birati između dvije različite izvedbe upravljačkih ploča.



Ravna upravljačka ploča

Perilica sa sušilicom rublja s ravnom upravljačkom pločom savršeno se integrira u Vašu kuhinju. Za navedeno se ista može umetnuti ispod radne površine visine niše od najmanje 85 cm. Alternativno se može poklopac uređaja zamijeniti kompletom za pregradnju. U tom slučaju perilica sa sušilicom rublja odgovara u visinu niše od svega

Miele perilica sa sušilicom rublja XL

Ova perilica sa sušilicom rublja velikog formata je idealna za kućanstva u kojima se pere puno rublja. Dubina kućišta od 67 cm omogućuje kompozitno pranje i sušenje do 6 kg rublja. Ukoliko želite samo prati, uređaj prima do 9 kg rublja. XL izvedba koncipirana je kao samostojeći uređaj i raspolaže ukošenom upravljačkom pločom za lakše čitanje zaslona.



Ukošena upravljačka ploča

Ukoliko želite svoju perlicu sa sušilicom rublja postaviti u stan ili u podrum, za takve je situacije savršeno prikladna izvedba s ukošenom upravljačkom pločom. Zaslone praktično može očitati zbog ukošenosti upravljačke ploče.





PerfectCare tehnologija

Volite svoju odjeću? Zahvaljujući našoj Miele PerfectCare tehnologiji, Vaše rublje će se razmaziti. Na taj će način Vaša odjeća biti optimalno zaštićena kako tijekom pranja tako i tijekom sušenja pa ćete se dulje radovati svojoj omiljenoj odjeći.

PerfectCare tehnologija savršeno usklađuje četiri pametne funkcije, koje jamče optimalne rezultate pranja i sušenja:

Miele sačasti bubanj

Brine o nježnoj obradi Vašeg omiljenog rublja.

Elektroničko prepoznavanje preostale vlažnosti PerfectDry

Postižu se precizni rezultati sušenja i to izrazito ekološki. Ovisno o modelu, Miele perilica sa sušilicom rublja nudi do 5 stupnja suhoće. Tako Vaše rublje uvijek ima onaj stupanj suhoće koji želite.

Termo centrifuga

Štedi energiju i vrijeme. Prije sušenja Vaše se rublje kreće u toplom zraku i postepeno se centrifugira.

Rezultat: udio vode smanjuje se već prije samog postupka sušenja.

Automatsko ispiranje vlakana

Ručno uklanjanje vlakana uz PerfectCare više nije potrebno – jer navedeno automatski i kao poseban program preuzima Vaš Miele uređaj.

Miele

WT1

Wash & Dry

PowerWash & TwinDos & 8/5 kg



wash ● dry



Prilikom kupnje perilice sa sušilicom rublja s TwinDos® sustavom, besplatno dobijete 1 kartušu UltraPhase 1 i 1 kartušu UltraPhase 2.

Koje praktične značajke želite?

Prednosti* Miele perilica sa sušilicom rublja

**SAMO
MIELE**

Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos®¹⁾

Najbolji sustav za tekuća sredstva za pranje na pritisak tipke.

Automatsko doziranje pomoću TwinDos® nije samo praktično, već ujedno jamči i savršenu čistoću: s UltraPhase 1 i 2 Vaš uređaj postaje najbolji sustav tekućeg sredstva za pranje.

TwinDos® dozira UltraPhase 1 i 2 u optimalnom trenutku tijekom pranja i tako postiže najbolji učinak pranja. Pritom TwinDos® tako precizno vrši doziranje, da u usporedbi s ručnim doziranjem možete uštedjeti do 30 % sredstva za pranje.



**SAMO
MIELE**

Primjerena količina doziranja CapDosing®²⁾

Jednostavno i održivo: zahvaljujući CapDosing uvijek optimalno dozirate sredstvo za pranje, omekšivač i aditive.



**SAMO
MIELE**

Inovativna tehnologija pranja PowerWash

Izvrstan učinak pranja i brzina kombinirani s vrhunskom energetsom učinkovitosti, za veliko i malo rublje.



**SAMO
MIELE**


Ispitano na radni vijek od 20 godina³⁾

Dok se neki motori automobila testiraju 3000 sati, mi testiramo konstantan rad sa 10.000 sati.³⁾



Zlato za higijenu od virusa

Higijenski čisto: zahvaljujući TwinDos® i PowerWash, pouzdano se uklanja više od 99,9 %⁴⁾ virusa poput Corone.



Sustav pare SteamCare

Maks. raznolikost primjene: zahvaljujući SteamCare, svoju omiljenu odjeću možete jednostav. osvjježiti i izravnati.

* ovisno o modelu

** Uz uređaj je priložena po jedna kartuša UltraPhase 1 + 2, a ostale ćete kartuše dobiti kad aktivirate priloženi vaučer.

*** Osnova za izračun: 28 tjedana s 5 pranja/tjedno

¹⁾ TwinDos® patent: EP 2 784 205

²⁾ CapDosing patent: EP 2 365 120

³⁾ Tijekom faze razvoja WT1 serije perlice sa sušilicom rublja Miele je modele i središnje komponente ispitao sa 5000 ciklusa pranja i 4000 sušenja (= 5 cikl. pranja i 4 ciklusa sušenja tjedno tijekom 50 tjedana), različitim programima. Više: miele.com/20years

⁴⁾ Znanstveno ispitano od strane visoke škole Albstadt-Sigmaringen, a zlatnu etiketu dodijelio je Institut za integrativnu higijenu i virologiju – InFluenc_H. Odnosi se na sve modele s TwinDos® i PowerWash u programu Pamuk, higijena 60°C s dodatnom opcijom AllergoWash. Opis metode možete naći na www.miele.com/wa-c

Koje dodatne praktične značajke želite?

Pregled ostalih prednosti* Miele perilica sa sušilicom rublja



SAMO MIELE **Saćasti bubanj**
Posebno nježno pranje: zahvaljujući saćastoj strukturi površine bubnja, rublje klizi po tankom sloju vode.



SAMO MIELE **QuickPower**
Njega rublja u najkraćem vremenu: inovativnom tehnologijom postižu se izvrsni rezultati pranja i sušenja.



Opcija mrlje
Intenzivno čišćenje: postupak pranja prilagođen je obradi mrlja.



SAMO MIELE **Ispiranje vlakana**
Bez niti, bez prijenosa boje: nakon sušenja se svaka niti ispiru te se sprječava obojenje rublja.



Energetska učinkovitost
Štedljivost i brzina: visoki razred energetske učinkovitosti kod pranja i kratka vremena kod sušenja.



Termo centrifuga
Miele trik za uštedu: posebna kombinacija toplog zraka i centrifuge štedi vrijeme i električnu energiju.



Prikaz punjenja bubnja i preporuka za doziranje
Bez pretrpavanja i pretjeranog doziranja; rublje se kod punjenja izvažuje te se preporučuje optimalno doziranje.



MultiLingua
Multitalent: na zaslonu možete podesiti različite jezike, kako biste sve informacije dobro razumjeli.



PerfectCare tehnologija
Savršena njega: S Miele PerfectCare tehnologijom Vaše rublje će se razmaziti i njegovati.



ProfiEco Motor¹⁾

Jak i štedljiv: naši ProfiEco motori s inverter-skim pogonom rade bez habanja, tiho i štedljivo.



SAMO MIELE

Single

Brzo i učinkovito: pranje i sušenje Vašeg omiljenog komada odjeće u programu kraćem od sat vremena.



Waterproof metal (WPM)

Zaštita od štete uzrokovane vodom: inteligentni senzori i metalom obloženo crijevo jamče najviši stupanj sigurnosti.




WaterControl sustav (WCS)

Sve suho: WCS nadzire dovod vode, prepoznaje istjecanje vode te vodu u podnici.



AddLoad

Uživajte u maksimalnoj udobnosti: čak i nakon početka programa možete praktično dodati ili izvaditi rublje.



Umrežavanje kućanskih uređaja s Miele@home³⁾

Pametan život: zahvaljujući Miele@home svoje kućanske uređaje možete pametno umrežiti – za više mogućnosti.



Učinkovita kombinacija TwinDos® i SingleWash

Vrlo učinkovito: s TwinDos® i SingleWash štedite do 40 % sredstva za pranje⁴⁾ i do 60 % energije i vremena⁵⁾.



Dokazana higijena⁶⁾

Ispitala visoka škola Rhein-Waal: s AllergoWash uklonjeno je do 99,99 % bakterija.

* ovisno o modelu ¹⁾ ProfiEco motor patent: EP 2 840 679 ²⁾ pogledajte i rječnik pojmova. Detalje preuzmite iz jamstva za zaštitu od poplave koji se nalaze u jamstvenoj knjžici.

³⁾ Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.

⁴⁾ u usporedbi s automatskim doziranjem bez SingleWash ⁵⁾ u usporedbi s programom „Jednostavno za održavanje 40°C“. Uređaji bez PowerWash i SingleWash

⁶⁾ Opis metode provjere higijene možete naći na miele.com/testcriteria-wd

Koji programi pranja su Vam važni?

Posebni programi prikladni za tekstil



Osvježavanje

Nježno i glatko: suho rublje savršeno je pripremljeno i osvježeno za glačanje.



Automatski program

Za mješovito rublje: praktično možete kombinirati u jednom punjenju pamučno rublje i rublje jednostavno za održavanje.



Pamuk, higijenski program

Dobro za znati: visoka razina vode i duža vremena zadržavanja pouzdano uklanjaju bakterije i grinje.



Perje

Puni volumen: tekstil ispunjen perjem, poput jakni ili jastuka, ostaje rastresit i lijepog oblika.



Tamno rublje

Intenzivne boje: nježnom obradom, tamno rublje dugo zadržava svoje intenzivne boje.



Brzi program

Brzo osvježeno: tako su lagano zaprljane i manje količine rublja ponovno brzo raspoložive.



Završna obrada parom

Manje glačanja: završna obrada za vlažno, svježe oprano rublje smanjuje napor pri glačanju za pola.



Zavjese

Blistavo čisto: automatski pretpranje otpušta prašinu i prljavštinu, zatim slijedi intenzivno pranje.



Impregnacija

Najbolji mogući učinak: termičko fiksiranje osigurava optimalno funkcionisanje odbijanja vode.



Traper

Bez izbjeljivanja: tako traper dugo zadržava boju bez neprivlačnih crta ili nabora.



Jastuci

Ugodno svježi: čak i veliki jastuci sa sintetičkim punjenjem budu poput novih.



Košulje

Suprotno stvaranju nabora: znatno smanjenje nabora te olakšano glačanje bluza i košulja.



Outdoor

Najbolja njega bez gubitka funkcije: kvalitetan Outdoor tekstil zadržava svoju funkcionalnost u svim vremenskim uvjetima.



QuickPower

Vremenski štedljiva njega: rublje je savršeno oprano i osušeno u iznimno kratkom vremenu.



Svila

Sjajna njega: sav tekstil za ručno pranje bez udjela vune se posebno nježno pere i suši.



Sportska obuća

Za šampione: S posebnim programima periva sportska obuća pere se nježno i učinkovito.



Sportska odjeća

Program za Fitness: sportsko rublje je u kratko vrijeme ponovno spremno za upotrebu.



Vuna

Bez sakupljanja, bez zapetljavanja: osjetljivi vuneni tekstili se posebno nježno peru uz očuvanje vrijednosti.

Što znači pojedina ikona?

Pregled svih simbola za perilice sa sušilicom rublja



Razred energetske učinkovitosti kontinuiranog pranja i sušenja

Prikazan je razred energetske učinkovitosti A – G za kontinuirano pranje i sušenje.



Razred energetske učinkovitosti pranja

Prikazan je razred energetske učinkovitosti A–G za pranje.



Saćasti bubanj kapaciteta

Prikazuje maksimalnu količinu punjenja za pranje kao i kontinuirano pranje i sušenje.

Saćasti bubanj, 9 kg pranje i 6 kg sušenje

Dozirni sustav

Prikazuje koji sustav za doziranje ima pojedina perilica rublja.



Najbolji sustav za tekuća sredstva za pranje na pritisak tipke.

PowerWash

Prikazuje raspoložive li uređaj s PowerWash sustavom.



Izvrstan učinak pranja i brzina kombinirani s vrhunskom energetske učinkovitosti, za veliko i malo rublje.

Funkcije ravnjanja

Prikazuje kojom funkcijom ravnjanja uređaj raspoložive.



50 % manje glačanja – maksimalna raznolikost primjene: nakon programa pranja ili sušenja ili kao poseban program ravnjanja.

Perilica sa sušilicom rublja

Karakteristike



Oznaka modela	WTD160 WCS 8/5 kg	WTI 370 WPM PWash 8/5kg	WTR 870 WPM PWash & TDos 8/5kg	WTW 870 WPM PWash & TDos & 9/6kg
Izvedba				
Moguće postavljanje u stup	•	•	•	–
Ugradnja ispod radne ploče	•	•	•	•
Mogućnost podgradnje	•	–	–	–
Smjer otvaranja vrata	Desno	Desno	Desno	Desno
Centrifugiranje				
Maks. broj okretaja centrifuge	1500	1600	1600	1600
Dizajn				
Dizajn vrata	Grafitno siva Pearlfinish	Kromirana	Kromirana	Kromirana
Izvedba upravljačke ploče	Ravna	Ukošena	Ukošena	Ukošena
Zaslon	DirectSensor bijeli, 7-segmentni	ComfortSensor bijeli, 1 redak	MTouch	MTouch
Njega rublja				
PerfectCare tehnologija	•	•	•	•
Komfor pri korištenju				
Umrežavanje s Miele@home	•	•	•	•
Odgoda početka programa do 24 h	•	•	•	•
Prikaz dnevnog vremena	–	–	–	–
Osvjetljenje bubnja	–	LED	LED	LED
MultiLingua	–	•	•	•
Prikaz punjenja bubnja i preporuka za doziranje	–	–	–	•
AddLoad	•	•	•	•
Učinkovitost i održivost				
Učinkovitosti pranja (A-G)	A	A	A	A
Učinkovitosti pranja i sušenja (A-G)	D	D	D	D
ProfiEco motor	•	•	•	•
Programi pranja				
QuickPower	–	•	•	•
Košulje	•	•	•	•
Express	•	•	•	•
Outdoor	–	•	•	•
Impregnacija	–	•	•	•
Sportska odjeća	–	•	•	•
Jastuci	–	–	•	•
Perje	–	•	•	•
Pamuk, higijenski program	–	–	•	•
Vuna	•	•	•	•
Svila	–	•	•	•
Programi sušenja				
Predglačanje	–	–	–	–
Dodatne funkcije				
Kratko	•	•	•	•
Namakanje	–	•	•	•
Pretpranje	–	•	•	•
AllergoWash	–	•	•	•
Single	–	•	•	•
Sigurnost				
Sig. sustav protiv poplava	Watercontrol sustav	Waterproof metal	Waterproof metal	Waterproof metal
Zaštita za djecu	–	–	–	–
Tehnički podaci				
Dimenzije (V x Š x D) u mm	850 x 596 x 637	850 x 596 x 637	850 x 596 x 637	850 x 596 x 714
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1055	1055	1055	1132
Isporučeni pribor				
3 kapsule	–	•	•	•
UltraPhase 1 + 2	–	–	•	•



Bez nabora u tren oka –
Vaš komforan partner pri glačanju!



Novo doba u njezi rublja

Miele sustav za glačanje na paru FashionMaster

Miele FashionMaster – partner pri glačanju s mnogo komfora

Kompaktnom kombinacijom koja se sastoji od glačala, generatora pare i stola za glačanje, neomiljeno glačanje postaje živahna aktivnost sa faktorom zabave.

Tajna FashionMaster sustava za glačanje leži u njegovoj inteligentnoj tehnici. Naša misao vodilja pri stvaranju: optimalni rezultati uz minimalni napor. Navedeno započinje već s patentiranim 1-2 sustavom podizanja¹⁾. FashionMaster se tako postavlja za tren i gotovo samostalno. Nastavlja se s iznimno preciznom i učinkovitom tehnikom pare, koja brine o lakoći savršenog glačanja. Glačalo sa specijalnom sačastom podlogom jamči optimalnu raspodjelu pare i time najbolje rezultate glačanja.

Sa snažnom parnom četkom moguće je primijeniti prednosti generiranja pare i fleksibilnost na tekstile u vertikalnom položaju. Zaslona Vas stalno informira o statusu uređaja i prikazuje preporuke za postupanje, primjerice kada napuniti spremnik za vodu. A uz sve navedeno FashionMaster će Vas očarati svojim funkcionalnim i lijepim dizajnom. Čak se i sklopljen čini prelijep da bi ga se pohranilo u ormar. Stoga ne čudi da su ovu Miele inovaciju za dizajn nagradili brojni renomirani žiriji.



reddot design award
winner 2012



product
design award

2012

Ne stresu pri glačanju. Dobrodošao, FashionMaster!

Glačanje baš i nije Vaša omiljena djelatnost? Razumijemo u potpunosti. Stoga smo razvili sustav za glačanje kojim ćete u budućnosti svoje rublje glačati lakše, brže i ravnomjernije.

Miele FashionMaster čini glačanje manje mrskim. Već priprema za rad štedi vrijeme i put: FashionMaster ima sa stolom za glačanje, glačalom i generatorom pare sve što Vam treba. Mobilnost poput one na kolicima za golf omogućena je dvama kotačićima koji su nježni prema podnim oblogama. Moguće je kretanje po pojedinačnim stubama. Inovativna tehnologija FashionMaster uređaja pomaže Vam da iznenađujuće jednostavno i brzo savladate čak i veće hrpe rublja. Od osjetljivih svilenih košulja do lanenih sakoa do motivima oslikanih komada odjeće – FashionMaster glača svaki nabor u rekordnom vremenu. Bez kompromisa, uz veliko zadovoljstvo.







Koje praktične značajke želite?

Prednosti* Miele FashionMaster sustava za glačanje

**SAMO
MIELE**

Podloga glačala sa sačastom strukturom¹⁾

Već se Miele perilice i sušilice rublja brinu za jedinstvenu njegu rublja: patentirani sačasti bubanj. Isti princip jamči i kod FashionMaster uređaja suptilnu razliku. Jedinstvena sačasta podloga postiže odlične rezultate glačanja ujedno optimalno njegujući rublje. Za razliku od nekadašnjih glačala ovdje se para brzo i ravnomjerno širi malim kanalima kroz saće cijele podloge glačala. Sloj pare koji pri tome nastaje omogućuje lako i efikasno klizanje glačala preko Vašeg rublja.



Aktivni stol za glačanje

Izvrstan rezultat glačanja: funkcije napuhavanja i usisa osiguravaju optimalnu paru i položaj rublja.



Para

Više od samo vrućeg zraka: 4 bara tlaka i 100 g/min konstantne pare za profesionalni rezultat glačanja.



**SAMO
MIELE**


1-2 sustav podizanja

Dvije ručke, minimalan napor! U trenutku spreman za uporabu zahvaljujući patentiranom²⁾ 1-2 sustavu podizanja.



Parna četka

Vrlo praktično: tekstili koji se viješaju, poput haljina, sakoa ili zavjesa, nježno se glačaju i osvježavaju.



FashionMaster pečat higijene

Higijenski čisto za manje od 5 sekundi: Preciznom parom uklanjate do 99,99 %³⁾ virusa.

* ovisno o modelu

¹⁾ Patent: EP 2 233 632

²⁾ Patent: EP 2 169 108

³⁾ Uz iznimku hepatitisa B s glačalom (stupanj snage 3) za jednoslojne tkanine ili parna četka – ukoliko postoji u modelu. Znanstveno ispitano od strane visoke škole Albstadt-Sigmaringen, a srebrnu etiketu dodijelio je Institut za integrativnu higijenu i virologiju – InFluenc_H. Opis metode možete naći na sljedećoj poveznici: <https://www.miele.com/fm-c>

Koje dodatne praktične značajke želite?

Prednosti* Miele FashionMaster sustava za glačanje



Neprianjajuća podloga

Savršena njega: njeguju se aplikacije, tisak, osjetljivi materijali te se tamno glača bez sjajnih mjesta.



Funkcija usisa

Intenzivno i ravno: u tekstil jače prodire para uslijed funkcije usisa, isti se fiksira i savršeno zaglađuje.



Funkcija napuhavanja

Bez težine: uslijed zračnog jastuka, tekstil se ravna, ali ne utiskuje.



Višeslojno glačanje

Štedi snagu i vrijeme: višeslojno rublje glača se u jednom potezu. Okretanje? Nije potrebno!



ComfortZone

Glačanje u jednom pokretu: glačate čitavu prednju stranu košulje ili bluže, bez premještanja ramenih dijelova.



Spremnik za vodu

Dugotrajno: spremnik za vodu ima kapacitet od 1,25 l što je dovoljno za sat vremena glačanja.



Kotačići

Mobilan i okretan: FashionMaster se lako može prenositi te Vas slijediti kamo želite.



Zaslon

Uvijek vidljivo: zaslon obavještava o cjelokupnom statusu uređaja i podsjeća primjerice na nadopunjavanje vode.



Podешavanje visine bez ograničenja

Jednostavno ergonomski: ugrađena tlačna opruga dovest će stol za glačanje na savršenu radnu razinu. (83 do 102 cm).



Funkcija hlađenja

Dodatna sigurnost: ukoliko se glačano ne koristi, isto se automatski isključuje nakon 3 minute.



Funkcija automatskog isključivanja

Bez brige: ukoliko se glačalo ili parna četka ne koriste četvrt sata, uređaj se kompletno isključuje.



Navođeno puštanje u pogon

Jednostavno krenite: pri puštanju u pogon, uređaj Vas sigurno vodi kroz izbornik odabira jezika i tvrdoće vode.



Pretinci za odlaganje

Sve u jednom: u pretince za pohranu za glačalo i pribor, sve se može uredno odložiti.



SAMO MIELE Navođeno uklanjanje kamenca

Dugi radni vijek uslijed idealnog ukl. kamenca: pritiskom na tipku, uređaj auto. započinje nakon umet. sredstva.



Automatsko ispiranje

Neometano veselje pri glačanju: uslijed funkcije ispiranja, generator pare se oslobađa ostataka mineralnih tvari.



MultiLingua

Multitalent: na zaslonu možete podesiti različite jezike, kako biste sve informacije dobro razumjeli.

Što znači pojedina ikona?

Pregled svih simbola za FashionMaster

Vrsta rublja

Prikazuje za koju je vrstu tekstila posebno prikladan ovaj uređaj.



Ovaj je uređaj prikladan za glačanje gornje odjeće.

Saćasta podloga¹⁾

Prikazuje da je sustav opremljen saćastom podlogom.



Optimalni rezultati: sloj pare između saća omogućava nježno i efikasno klizanje glačala preko Vašeg rublja.

MultiLingua

Pokazuje može li se jezik zaslona prilagoditi.



Na zaslonu možete podesiti različite jezike, kako biste sve informacije dobro razumjeli.

Para

Prikazuje snagu pare.



Profesionalna kvaliteta rezultata glačanja postignuta je sa 4 bara tlaka i konstantnom parom od 100 g/min.

1-2 sustav podizanja

Prikazuje da je sustav opremljen s 1-2 sustavom podizanja.



Dvije ručke, minimalan napor! U trenutku spreman za uporabu zahvaljujući patentiranom²⁾ 1-2 sustavu podizanja.

Parna četka


Prikazuje raspolaže li uređaj parnom četkom.



Pomoću praktične parne četke možete nježno glačati ovješene haljine, sakoe, zavjese itd.

FashionMaster

Karakteristike



Oznaka modela	B 4312 FashionMaster	B 4847 FashionMaster
Dizajn		
Boja glačala	Antracit/siva	Antracit/bijela
Boja navlake stola za glačanje	Siva	Kupina crvena
Savršen rezultat glačanja		
Sačasta podloga	•	•
Tlak pare u barima	3,5	4,0
Količina pare u g/min	100	100
Vertikalna para	•	•
Para od stupnja temperature	2	2
Parna četka	–	•
Aktivan stol za glačanje (funkcija napuhavanja i usisa)	•	•
Funkcija usisa	•	•
Dva stupnja snage ventilatora	–	•
Neprianjajuća podloga	•	•
Vremenski štedljivo glačanje		
Kapacitet spremnika za vodu u l	1,25	1,25
Uklonjiv spremnik za vodu	•	•
Spremnik za vodu s mogućnosti nadopunjavanja	•	•
Višeslojno glačanje	•	•
Komfor pri korištenju		
All-in-one	•	•
1-2 sustav podizanja	•	•
Prilagođavanje visine bez ograničenja pomoću plinske opruge u mm	830-1020	830-1020
Kotačići koji štite podove	•	•
Stol za glačanje s ComfortZone	•	•
Automatika uključivanja/isključivanja ventilatora	•	•
Memory funkcija ventilatora	•	•
Jezična fleksibilnost	•	•
Automatsko uklanjanje kamenca	•	•
Automatsko ispiranje	•	•
Pretinac za pohranu glačala	•	•
Pretinac za pohranu priključnog kabela i pribora	•	•
Sigurnost		
Funkcija hlađenja	•	•
Funkcija automatskog isključivanja	•	•
Tehnički podaci		
Dimenzije (Š x V x D) u mm, sklopljen	470 x 1280 x 370	470 x 1280 x 370
Dimenzije (Š x V x D) u mm	470 x 970 x 1480	470 x 970 x 1480
Površina za glačanje u mm	1200 x 400	1200 x 400
Isporučeni pribor		
Neprianjajuća podloga	•	•
Parna četka	–	•
Osnovna navlaka stola za glačanje	•	–
Premium navlaka stola za glačanje	–	•
Držać crijeva za paru	•	•
Ispitne trakice za određivanje tvrdoće vode	•	•
Tablete za uklanjanje kamenca	•	•



Koje praktične značajke želite?

Prednosti* Miele valjaka za glačanje

Miele valjci za glačanje – pobjednici nabora i gužvanja

Smatrate li valjke za glačanje staromodnim i neprikladnim? Tada zasigurno niste nikada radili s Miele valjcima za glačanje. Vrlo brzo ćete se uvjeriti u njihove prednosti. Tako jednostavno i brzo još nikada niste glačali! U usporedbi s tradicionalnim načinom glačanja štedite puno truda ... i do 50 % vremena. Tako Vam ostaje više vremena za ljepše stvari koje život pruža!



Fascinantno svestrani uređaji

Za svaku situaciju: rublje svake vrste i svih veličina brzo se i jednostavno glača.



SAMO MIELE Funkcija pare

Posebno lako glačanje: tehnika s dva spremnika za brzu, ravnomjernu paru i najbolje glačanje.



Visoka pritisna sila

Veći pritisak, ravnije površine: kod ručnog glačanja morate konstantno pritiskati glačalo sa 7 kg težine.



Odabir temperature glačanja prema vrsti tekstila

Čuva niti: temperatura se podešava u skladu s deklaracijom. Tako će Vaše rublje dugo ostati lijepo.



Glačajte sjedeći

Ergonomski i opuštajuće: budući da se uređajem upravlja preko nožne sklopke, obje su Vam ruke slobodne te tako čuvate svoja leđa.

Koje dodatne praktične značajke želite?

Pregled ostalih prednosti* Miele uređaja za glačanje



Valjak za glačanje širine 83 cm

Praktičan i vremenski štedljiv: brzo glačanje u jednom potezu velikih komada rublja, poput jastučnica.



Varijabilna brzina valjka

Jednostavno bolje glačanje: optimalno se uzimaju u obzir vrsta rublja, vlažnost rublja i Vaš tempo rada.



Uvijek dostupan kraj valjka

Bez zastoja, bez preklapanja: čak i nezgrapno rublje, poput suknji ili košulja, možete glačati bez problema.



Veliki prostor za odlaganje rublja

Velik i prozračan: lagano prihvaća Vaše rublje nakon glačanja – u potpunosti bez nabora.



Praktična šipka za odlaganje

Ušteda prostora i vremena: rublje se nakon glačanja jednostavno ovdje odloži. Idealno za hlađenje i naknadno sušenje rublja.



SAMO MIELE

Automatska zaštita prstiju

Sigurno rukovanje: dođu li prsti ispod letvice za zaštitu prstiju, motor se zaustavlja te se korito valjka podiže.



SAMO MIELE

Deblokada u slučaju nužde

Savršena zaštita Vašeg rublja: pritisak valjka se ručno otpušta te se rublje jednostavno izvadi.



Sigurnost

Jedno je sigurno: robusna izrada i stabilno podnožje osiguravaju siguran položaj.



Ušteda prostora za pohranu

Stane u svaku nišu: uređaj treba samo 0,2 m² prostora za odlaganje. 4 kotačića čine transport vrlo jednostavnim.

Što znači pojedina ikona?

Pregled svih simbola za valjke za glačanje

Vrsta rublja

Prikazuje za koju je vrstu tekstila posebno prikladan ovaj uređaj.



Ovaj uređaj posebno je prikladan za glačanje ravnog rublja poput posteljine i stolnog rublja itd.

Para


Prikazuje raspolože li uređaj funkcijom za paru.



Posebno lako glačanje: tehnika s dva spremnika za brzu, ravnomjernu paru i najbolje glačanje.

Valjci za glačanje

Karakteristike



Oznaka modela	B 995 D
Dizajn	
Boja	Lopoč bijela
Savršen rezultat glačanja	
Odabir temperature glačanja prema vrsti tekstila	•
Visoka pritisna sila u N/cm ²	0,35
Podloga za lakše umetanje rublja	•
Adekvatan stol za glačanje s velikim prostorom za odlaganje rublja	•
Šipka za odlaganje rublja za hlađenje bez gužvanja	•
Funkcija pare	•
Kapacitet generatora pare u l	0,84
Tehnika dva spremnika	•
Rad s vodovodnom vodom	•
Vremenski štedljivo glačanje	
Širina valjka za glačanje u mm	830
Varijabilna brzina valjka	•
Namot valjka s učinkom upijanja vlage	•
Komfor pri korištenju	
Moguće glačanje bez napora u sjedećem položaju	•
Uvijek dostupan kraj valjka	•
Pregledna upravljačka ploča	•
Praktični mehanizam sklapanja	•
Lagani transport pomoću četiri kotačića	•
Sigurnost	
Automatska zaštita prstiju	•
Deblokada u slučaju nužde	•
Dobra stabilnost	•
Tehnički podaci	
Dimenzije (Š x V x D) u mm, sklopljen	500 x 1055 x 380
Dimenzije (Š x V x D) u mm	985 x 959 x 380
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,50
Isporučeni pribor	
Naljepnica za odabir temperature	•
Nastavak za punjenje spremnika za vodu	•





Ovdje ćete naći praktičan pribor za svoje uređaje te ekskluzivna sredstva za pranje Vašeg rublja.



Pribor za uređaje za njegu rublja



Stup za pranje i sušenje

Ukoliko nema dovoljno mjesta za postavljanje uređaja neposredno jedan do drugog, možete iskoristiti mogućnost ugradnje uređaja u stup. U tom slučaju je perilica rublja uvijek dolje.

Za stabilno povezivanje Miele nudi različite vezne elemente. Pojedini su – primjerice WTV 512 – opremljeni praktičnom ladicom. U istu možete pohraniti dodatni pribor ili odložiti košaru za rublje za udobno punjenje i pražnjenje sušilice.



Ugradbeno podnožje s ladicom

Uređaji se mogu postaviti na vlastito podnožje – npr. WTS 510, za ergonomsko punjenje perilice i sušilice. Obzirom na visinu postolja od 30 odn. 35 cm rublje se može stavljeti i vaditi bez napornog saginjanja. Zbog sigurnog postavljanja uređaj je čvrsto povezan sa postoljem. Integrirana ladica s push-pull otvaranjem pruža dodatni prostor za odlaganje za primjerice sredstvo za pranje ili mirisne umetke. Pribor se pri otvaranju ili zatvaranju ne kliže zahvaljujući protukliznoj podlozi.

Pribor za uređaje za njegu rublja



Vezni element WTV 511

S integriranom ladicom za posebno praktičan stup za pranje i sušenje

- Puno prostora za pohranu zahvaljujući ladici s Push-Pull funkcijom
- Za sušilice rublja T1 Chrome Edition i T1 Classic
- Odgovara svim linijama Miele perilica rublja (osim WTZH i WTW)
- Visina WTV: 12 cm
- Boja: lopoč bijela



Vezni element WTV 512

S integriranom ladicom za posebno praktičan stup za pranje i sušenje

- Puno prostora za pohranu zahvaljujući ladici s Push-Pull funkcijom
- Za sušilice rublja T1 White Edition
- Odgovara svim linijama Miele perilica rublja (osim WTZH i WTW)
- Visina WTV: 12 cm
- Boja: lopoč bijela



Vezni element WTV 501

Za sigurno i prostorno štedljivo postavljanje u stup za pranje i sušenje

- Za sušilice rublja T1 Chrome Edition i T1 Classic
- Odgovara svim linijama Miele perilica rublja (osim W 1000, WTZH i WTW)
- Za W 3000, W 5000 i W Classic samo s ravnom upravljačkom pločom
- Visina WTV: 2,5 cm
- Boja: lopoč bijela



Vezni element WTV 502

Za sigurno i prostorno štedljivo postavljanje u stup za pranje i sušenje

- Za sušilice rublja T1 White Edition
- Odgovara svim linijama Miele perilica rublja (osim W 1000, WTZH i WTW)
- Za W 3000, W 5000 i W Classic samo s ravnom upravljačkom pločom
- Visina WTV: 2,5 cm
- Boja: lopoč bijela

Moguće kombinacije za postavljanje perilice i sušilice u stup


		Sušilica rublja	
		T1 ChromeEdition T1 Classic	T1 WhiteEdition
Perilica rublja	W1 ChromeEdition W1 Classic WT1 (osim WTZH i WTW)	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502
	W1 WhiteEdition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502
	W Classic W 3000/5000 ravna upravljačka ploča	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502
	W Classic W 3000/5000 ukošena upravljačka ploča	WTV 511	WTV 512



Podnožje s ladicom WTS 510

S integriranom ladicom za pribor, primjerice sredstvo za pranje ili mirisne umetke

- Praktično punjenje i pražnjenje zahvaljujući povišenoj ugradnji
- Protuklizna podloga štiti sadržaj od klizanja
- Za perilice rublja: W1, W1 Classic i WT1 (osim WTZH i WTW)
- Za sušilice rublja: T1 i T1 Classic
- Nije prikladno za postavljanje u stup
- Visina WTS: 35 cm
- Boja: lopoč bijela



Komplet za podgradnju UBS W1/G

Za sigurnu podgradnju W1 perilica rublja

- Ugradnja u niske niše (od 82 cm) – zamjenjuje poklopac uređaja
- Za perilice rublja W1 ChromeEdition i W1 Classic s ravnom upravljačkom pločom
- Za perilicu sa sušilicom rublja WT1 s ravnom upravljačkom pločom



Komplet za podgradnju UBS T1/G

Za sigurnu podgradnju T1 sušilica rublja

- Ugradnja u niske niše (od 82 cm) – zamjenjuje poklopac uređaja
- Za sušilice T1 ChromeEdition i T1 Classic s ravnom upravljačkom pločom

Pribor za uređaje za njegu rublja



Punjivi spremnik 1 i 2

Za doziranje uobičajenih sredstava za pranje u TwinDos perilicama rublja


- Proziran spremnik zapremnine 1,5 l
- Razvijen specijalno za Miele perlice rublja
- Prikladno za: W1 modele s TwinDos



Umetak za tekuće sredstvo za pranje EFW 100

Za optimalno doziranje pri pranju s pretpranjem ili odgodom početka programa

- Za perlice rublja W1 i peril. sa sušilicom WT1 od siječnja 2020.
- Čak i za uređaje s TwinDos idealno za specija. sredstvo za pranje
- Za uporabu u pretincu za glavno pranje



Košara za sušilicu TK 111

Idealno za sportsku obuću, dječje čizme, manji vuneni tekstil ili plišane igračke

- Najbolja njega osjetljivih tekstila
- Posebno razvijeno za Miele sušilice rublja
- Prikladno za: T Classic, T 7000, T 8000



Tablete za omekšavanje vode 60 tableta

Sigurna dvostruka zaštita od kamenca i rublja i perlice rublja.

- Smanjuje potrebnu količinu sredstva za pranje kod tvrde vode
- Smanjuje ostatke sredstva za pranje na tekstilu
- Manje kemije u odvodnoj vodi zahvaljujući manjem doziranju sredstva za pranje
- Jednostavno korištenje – 1 tableta po pranju



IntenseClean* 200 g za jedno korištenje

Za higijensku čistoću perlice rublja i posuđa

- Uklanja masnoću, bakterije i uslijed toga neugodne mirise
- Učinkovito temeljito čišćenje – posebna Miele receptura
- Jamči savršene rezultate pranja
- Koristiti 1-3 puta godišnje



Sredstvo za uklanjanje kamenca 250g za jedno korištenje

Štiti perlice rublja i perlice posuđa od štetnih naslaga kamenca.

- Blago i nježno zahvaljujući prirodnoj limunskoj kiselini
- Štiti grijač, bubanj i ostale komponente
- Osigurava optimalan rad uređaja – Posebna Miele receptura
- Ovisno o potrebi koristiti 1-3 puta godišnje

Pribor za uređaje za glačanje



Parna četka/SteamJet ST 30

Za Miele FashionMaster sustave za glačanje na paru

- Jednostavno glačanje visećih tekstila poput primjerice sakoa
- Fini četkasti nastavak uspravlja vlakna



Tablete za uklanjanje kamenca

Za Miele FashionMaster sustave za glačanje na paru


- Temeljito uklanjanje naslaga kamenca
- Učinkovito i nježno uklanjanje kamenca
- Prilagođena formulacija – posebna Miele receptura
- Nema ostataka kemije nakon uklanjanja kamenca



Platno za valjak „Waves“

Za valjke Miele valjaka za glačanje

- Kvalitetna presvlaka – od 100 % finog tkanog pamuka
- Periva na temperaturi do 60°C
- Boja: sivo-smeđa s bijelim linijama



Platno za valjak „Moonshine“

Za valjke Miele valjaka za glačanje

- Kvalitetna presvlaka – od 100 % finog tkanog pamuka
- Periva na temperaturi do 60°C
- Boja: jednobojna, bijela

Za najbolje rezultate pranja

Miele sredstvo za pranje

Jednostavno savršeno pranje.

S Miele sredstvima za pranje.

Za pranje svog svakodnevnog rublja trebate samo tri sredstva za pranje.

- Za sve bijelo:
Miele UltraWhite.
- Za šareno i crno:
Miele UltraColor.
- Za vunu, svilu i svo osjetljivo rublje:
Miele WoolCare.

Miele Vam nudi jednostavna, kompaktna rješenja za posebno ili vrlo kvalitetno rublje koje se rijetko pere, kao primjerice perje ili funkcionalni tekstil s funkcijom membrane. Za temeljito pranje, a istovremeno nježnu njegu zahtjevnih vlakana.

Za bolju održivost:



Materijal od kojeg su napravljene nove Miele boce za sredstvo za pranje sastoje se od 100 % stare plastike.

Optimalna usklađenost sredstva za pranje i perilice rublja:

savršena čistoća uz minimalno doziranje.

Savršeni rezultati pranja rezultat su receptura koje su usklađene s Miele perilicama rublja.

Osim količine vode i temperatura Miele programa pranja i njege, mjere se i uspješno testiraju najučinkovitije doze kako bi se postigli savršeni rezultati.

Tako ćete uvijek optimalno iskoristiti snagu svoje Miele perilice rublja uz vrlo štedljivo doziranje. I pri tome ćete čuvati okoliš.





Zaštitite osjetljivu kožu

Osjetljiva koža zaslužuje posebnu zaštitu i onda kada se radi o njezi rublja: naša Sensitive sredstva za pranje stoga nemaju dodanih boja i mirisnih tvari pa nema mjesta alergijama. Na taj način svojoj osjetljivoj koži darujete mir kakav joj je potreban. No zbog toga se ne morate odreći optimalne njege rublja: rezultati su vrhunski.

Sredstva za pranje za Miele perilice rublja



UltraWhite univerzalno sredstvo za pranje 2,7 kg

Za najbolje rezultate pri pranju bijelog ili šarenog rublja

- Najbolji rezultati na 20/30/40/60/95°C
- Blistavo bijelo – zahvaljujući snažnoj formuli s aktivnim kisikom
- Izvrsno uklanjanje mrlja čak i na niskim temperaturama
- Izdašno – za 42 pranja
- Jednostavno savršeno pranje. Uz Miele.



UltraColor tekuće sredstvo za pranje 1,5 l

Za šarene i crne tkanine

- Izvrsno uklanjanje mrlja čak i na niskim temperaturama
- Sadrži 7 enzima za ultimativnu čistoću
- ColorProtect za dugotrajan intenzitet boje
- Boca od 100 % reciklirane plastike – u skladu s okolišem
- Bez mikroplastike i dobro biološki razgradiv
- Dugotrajna svježina s mirisom Miele Aqua



WoolCare Sredstvo za pranje osjetljivog rublja 1,5 l

Za vunu, svilu i ostale osjetljive tekstile

- Blago pranje i nježna njega vlakana za podatnu odjeću
- Sa pšeničnim proteinima – njegujući tretman za Vaš tekstil
- FoamCare – nježno pranje zbog mekog sloja pjene
- Boca od 100 % reciklirane plastike – u skladu s okolišem
- Bez mikroplastike, optičkih posvjetljivača i izbjeljivača.
- Boca koja se može reciklirati. Provjer. i potvrđeno od treće strane



UltraSoft Omekšivač 1,5 l

Za meko rublje i svjež Aqua miris

- Prirodan miris čistoće i svježine
- Smanjuje gužvanje i olakšava glačanje rublja
- Boca od 100 % reciklirane plastike – u skladu s okolišem
- Bez mikroplastike i dobro biološki razgradiv
- Sprečava stvaranje elektrostatičkog punjenja u sušilici
- Izdašno – za 50 pranja

¹⁾ Materijal od kojeg su napravljene boce za sredstvo za pranje sastoji se od 100 % reciklirane plastike



UltraPhase 1 i UltraPhase 2

Za perilice rublja i perilice sa sušilicom rublja s TwinDos®

Savršeni rezultati pranja

Miele je bitno uaprijedio njegu rublja: Miele 2-fazni sustav pere temeljitije i čišće od nekadašnjih tekućih sredstva za pranje, koja ne sadržavaju sredstvo za izbjeljivanje, jer bi ono uništilo ostale tvari.

Odvojenim skladištenjem i doziranjem Miele UltraPhase 1 i 2 moguće je korištenje izbjeljivača u TwinDos® sustavu. Aktivni sastojci i enzimi iz UltraPhase 1 otpuštaju prijavštinu i uklanjaju mrlje, kao npr. ulje i masnoću, proteine i škrob.

S UltraPhase 2 u optimalnom trenutku procesa pranja, dodaje se izbjeljivač tako da se i tvrdokorne mrlje poput kave, čaja, soka ili crnog vina savršeno uklanjaju.

Velika prednost ovakvog načina doziranja: možete osim šarenog, savršeno oprati i bijelo rublje.

Provjerena kvaliteta

Institut Hohenstein istražio je karakteristike automatskog 2-faznog sustava doziranja u kombinaciji s Miele UltraPhase 1 i UltraPhase 2 sredstvima za pranje. Potvrđeno je izvrsno djelovanje na uklanjanje mrlja, stupanj bjeline rublja, sprječavanje stvaranja sive boje rublja i precizno doziranje.



SAMO MIELE Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos®

Najbolji sustav za tekuća sredstva za pranje na pritisak tipke.

Automatsko doziranje pomoću TwinDos® nije samo praktično, već ujedno jamči i savršenu čistoću: s UltraPhase 1 i 2 Vaš uređaj postaje najbolji sustav tekućeg sredstva za pranje. Tijekom procesa pranja, TwinDos® dozira UltraPhase 1 i 2 u odgovarajućem trenutku te time postiže vrhunski učinak pranja. Pritom TwinDos® tako precizno vrši doziranje, da u usporedbi s ručnim doziranjem možete uštedjeti do 30 % sredstva za pranje.



UltraPhase 1 i 2 – savršen tim za Vaše rublje.

UltraPhase 1:



7 enzima za ultimativnu čistoću



ColorProtect za dugotrajan intenzitet boje



Sada sa svježim Miele Aqua mirisom

UltraPhase 2:



Aktivan kisik za nježno i učinkovito uklanjanje mrlja



WhiteBooster za sjajno bijelo rublje



OxiCare za temeljitu njegu i čistoću rublja i uređaja



Prilikom kupnje perilice rublja ili perilice sa sušilicom rublja s TwinDos®, besplatno dobivate po jednu kartušu UltraPhase 1 i UltraPhase 2.



Miele UltraPhase 1 i 2

Dvokomponentno sredstvo za pranje šarenog i bijelog rublja

- Za intenzivne boje i besprijekornu bjelinu rublja
- Izvrsno uklanjanje mrlja čak i na niskim temperaturama
- Nema prekomjernog doziranja zahvaljujući automatskom doziranju
- Izdašno – za 37 (UltraPhase 1) odn. 50 (UltraPhase 2) pranja
- Novo sa svježim Miele Aqua mirisom.



Miele UltraPhase 1 i 2 Sensitive

Dvokomponentno sredstvo za pranje šarenog i bijelog rublja

- Bez mirisa i boja – posebno podnošljivo za kožu
- Velika podnošljivost za okoliš
- Izvrsno uklanjanje mrlja čak i na niskim temperaturama
- Izdašno – za 36 (UltraPhase 1 Sensitive) odn. 63 (UltraPhase 2 Sensitive) pranja

Kapsule

Savršena dopuna za posebne primjene

Jednostavno doziranje – savršen rezultat

Želite postići savršene rezultate pranja i kod posebnih tekstila, poput vune ili Outdoor odjeće – bez puno truda? Tada upotrijebite Miele kapsule.

Kapsule se jednostavno stavljaju u ladicu za doziranje. Uređaj automatski, u optimalnom trenutku, prilikom pranja dozira sadržaj kapsule. Istovremeno se Miele kapsula može otvoriti i putem praktičnog jezička.

Tako se može koristiti i u drugim modelima perilica rublja. Sadržaj se jednostavno napuni u pretinac za omekšivač.



Pranje uz idealno doziranje

Svaka kapsula sadrži točno onoliko sredstva za pranje koliko je potrebno za ciklus pranja s optimalnim punjenjem. Nedovoljno doziranje također nije moguće. Vaša se odjeća uvijek dubinski pere i njeguje – bez rasipanja sredstva za pranje.

Veličine pakiranja

Ovisno o učestalosti uporabe pakiranja kapsula dostupna su u pakiranjima od tri, šest ili devet kapsula.

Za bolju održivost:



Materijal od kojeg je napravljena posuda Miele kapsule sastoji se od 100 % stare plastike.

Paket za upoznavanje

Za one koji žele upoznati sveukupni asortiman kapsula, nudimo Vam kolekciju od 6 pakiranja kapsula. Sa 6 kapsula testirajte svestranu primjenu, za koju možete iskoristiti Miele kapsule.



SAMO MIELE Primjerena količina doziranja CapDosing²⁾

Jednostavno i održivo: zahvaljujući CapDosing uvijek optimalno dozirate sredstvo za pranje, omekšivač i aditive.



Collection pakiranje od 6 kapsula – EasyOpen

- Probno pakiranje od 6 kapsula
- CottonRepair za obnavljanje tekstila
 - Posebno sredstvo za pranje odjeće od perja, vune te sport. odjeće
 - Booster učinkovito sredstvo za uklanjanje mrlja
 - Aqua omekšivač za svjež miris rublja
 - Za 6 primjena – moguća uporaba u svim tipovima perilica rublja



WoolCare pakiranje od 9 kapsula – EasyOpen

- Sredstvo za pranje za vunu i osjetljivo rublje
- Poseban sastav njege bjelanjčevina
 - Tehnologija zaštite vlakana od zapetljavanja
 - Zaštita boja za nježno pranje
 - Savršeno dozirano i jednostavno za rukovanje
 - Za 9 primjena – moguća uporaba u svim tipovima perilica rublja



Pakiranje omekšivača od 9 kapsula – EasyOpen

- Za svjež miris rublja
- Savršena čistoća, svjež miris i dubinska čistoća
 - Za mekanu rublju
 - Sprečava stvaranje elektrostatičkog naboja odjeće
 - Savršeno dozirano i jednostavno za rukovanje
 - Za 9 pranja – iskoristivo u svim tipovima perilica rublja



Caps Sport 6 kapsula – EasyOpen

Posebno sredstvo za pranje sintetičkih materijala

- Neutralizira mirise zahvaljujući ugrađenoj apsorpciji mirisa
- Spriječava elektrostatički naboj odjeće
- Zadržava oblik i prozračnost sintetičkih tekstila
- Savršeno dozirano i jednostavno za rukovanje
- Za 6 primjena – moguća uporaba u svim tipovima perilica rublja



Booster pakiranje od 6 kapsula – EasyOpen

Učinkovito sredstvo za uklanjanje mrlja

- Tehnologija enzima protiv tvrdokornih mrlja
- Za bijelo i šareno rublje
- Za besprijekorne rezultate pranja, čak i na niskim temperaturama
- Savršeno dozirano i jednostavno za rukovanje
- Za 6 primjena – moguća uporaba u svim tipovima perilica rublja



DownCare pakiranje od 6 kapsula – EasyOpen

Posebno sredstvo za pranje perjem punjenih tekstila

- Održava elasticitet i sposobnost disanja perjom punjenih tekstila
- Učinkovito čišćenje i nježna njega uz lanolin
- Perje se ne sakuplja zajedno već ostaje pahuljasto
- Savršeno dozirano i jednostavno za rukovanje
- Za 6 primjena – moguća uporaba u svim tipovima perilica rublja



ImpraProtect pakiranje od 3 kapsule – EasyOpen

Sredstvo za impregnaciju za sportsku i vodonepropusnu odjeću

- Djelotvorna impregnacija protiv vlage, vjetra i prljavštine
- Vrhunski rezultati sa završnom termičkom fiksacijom
- Bez fluorokarbonskih smola
- Zadržava prozračnost i elastičnost tekstila
- Za 3 primjena – moguća uporaba u svim tipovima perilica rublja



CottonRepair pakiranje od 3 kapsule – EasyOpen

Posebno sredstvo za pranje za vunene tekstile

- Vidljivo obnavlja tekstile u samo jednom pranju
- Posebna Miele receptura s Novozymes tehnologijom
- Uklanja piling i obnavlja intenzitet i punoću boje
- Koristite maksimalno 1–2 puta godišnje po tekstilu
- Za 3 primjena – moguća uporaba u svim tipovima perilica rublja

¹⁾ Materijal od kojeg je napravljena posuda kapsule sastoji se od 100 % reciklirane plastike

²⁾ EP 2 365 120

Mirisna obrada Vašeg rublja

FragranceDos² tijekom sušenja rublje prožima Vašim omiljenim mirisom. Svoje rublje iz sušilice ne vadite samo meko već i ugodnog mirisa – i to bez omekšivača. Jednostavno odaberite svog favorita iz našeg velikog izbora različitih mirisa. Okretanjem umetaka za mirise lako određujete intenzitet mirisa. Tako možete individualno podešavati čak i ako mijenjate programe. Uživajte u ugodnom doživljaju mirisnog rublja – upravo onako kako što želite.



Spoznajte novu svježinu

Dugo smo istraživali, kako bismo pronašli iskusnog partnera koji bi ostvario naše ideje o mirisima. Svoje smo ideje ostvarili zajedno s tvrtkom Mane, obiteljskom tvrtkom iz Provanse na jugu Francuske. Smještena u srcu povijesne proizvodnje parfema, mirisi se tamo stvaraju od 1871. Rezultat je ugodan, svjež miris rublja nakon sušenja – baš kako volite.



Mirisni umetak DryFresh®

Ne mora se svaki komad odjeće, koji je kratko nošen, odmah i prati.

S DryFresh® možete sasvim jednostavno osvježiti svoju odjeću. Loši mirisi biti će neutralizirani u trenu.

Mirisni umetci za sušilice rublja

Za svjež, dugotrajni miris – potpuno automatski



**SAMO
MIELE**

FragranceDos²⁾

Varijacija je moguća brzo, jer se 2 mirisa mogu paralelno umetnuti u lako dostupan filter sušilice. Na taj način možete brzo mijenjati 2 mirisa te ćete tako koristiti različite omiljene mirise unutar jednog kućanstva. DryFresh istovremeno možete kombinirati s drugim mirisima te tako kreirati svoj vlastiti omiljeni miris.

Miele mirisi 12,5 ml

Za 50 sušenja¹⁾

- Za svjež miris, koji se zadržava do 4 tjedna
- Divno mirisno rublje – sasvim bez omekšivača
- Individualna regulacija intenziteta mirisa u bilo kojem trenutku
- Patentirani proizvođači parfema iz Provanse specijalno za Miele
- Za sve Miele T1 sušilice s FragranceDos

DryFresh – s FreshPlex™ za neutralizaciju neugodnih mirisa

Aqua – okrepljujuće poput svježeg morskog povjetarca

Cocoon – ugodan miris čistog, svježeg rublja

Nature – aromatičan cvjetni miris jutarnje rose

¹⁾ Kada je podešen srednji intenzitet jedan umetak dostatan je za 50 sušenja

²⁾ Patent: EP 2 431 516



Usluga dostave i ugradnje

Kad je udobnost sama po sebi razumljiva

Želimo biti sigurni da ćete imati besprijekoran početak sa svojim Miele uređajima.

Po Vašoj ćemo želji nove uređaje dostaviti u Vaš dom, gdje će ih zatim instalirati Miele specijalisti. Pritom ćete dobiti vrijedne savjete i naputke za uporabu svog proizvoda.

Profesionalno puštanje u pogon jamči savršeno funkcioniranje Vaših uređaja i uz to je mogućnost da se upoznate s opsežnim funkcijama istih. Miele Vas želi od samog početka podržati u tome da iz svojih uređaja dobijete najbolje.

Brz početak sa savjetima stručnjaka

Vaše uređaje instalira Miele specijalist, koji Vas ujedno upućuje u korištenje uređaja. Pri ovoj ćete praktičnoj edukaciji dobiti vrijedne savjete i naputke.

Sigurno od samog početka

Sa svojim servisom možemo utvrditi ispravnu instalaciju Vašeg uređaja, čime je ostvarena pretpostavka za naše jamstvo. Ujedno vršimo i električnu sigurnosnu provjeru – za svaki slučaj!

Miele specijalisti čine razliku

Nitko ne poznaje naše Miele uređaje bolje od naših tehničara. Svoje uređaje povjerite onima koji su ih napravili.

Dodatne informacije o uslugama dostave i ugradnje naći ćete na internet stranici miele.hr/servis ili u našem servisu na broj telefona +385 1 6689 010.

Individualno savjetovanje o proizvodima

Kad informacija postaje doživljaj

Miele uređaji su kvalitetni i inovativni – bolje niste mogli odabrati. Kako biste još više uživali u svojim uređajima i njihovim brojnim funkcijama, Miele za Vas ima atraktivnu ponudu: Individualno savjetovanje o proizvodima.

Ovu uslugu prilagođavamo Vašim potrebama. Pri tome ćemo Vas, u Vašem domu, savjetovati o funkcijama i optimalnom korištenju Vaših Miele uređaja.

Zajedno ćemo podesiti Vaše omiljene programe, objasniti ćemo Vam posebne funkcije i dati informacije o njezi i rukovanju uređajima. Pokazat ćemo Vam na koji način možete ciljano doći do najboljih rezultata i pri tome ćemo Vam dati brojne korisne savjete – kako bi uvijek i što dulje mogli uživati u svom Miele uređaju.

Osobno savjetovanje

Individualno savjetovanje s Miele stručnjacima – u Vašem domu, na Vašim uređajima.

Podešavanje Vaših omiljenih programa

Individualnim programiranjem Vaše uređaje možete savršeno prilagoditi svojim potrebama i navikama.

Savjeti i trikovi za savršene rezultate

Dobit ćete korisne savjete za rukovanje i njegu svojih uređaja.

Dodatne informacije o individualnom savjetovanju o proizvodima naći ćete na internet stranici miele.hr/servis i u našem servisu na broj telefona +385 1 6689 010.



Produljenje jamstva

Kad je sigurnost stvar principa

Maksimalna sigurnost uz Miele produžetak jamstva

Dugotrajnost, optimalno rukovanje i vrhunska kvaliteta – kupnjom Miele proizvoda odlično ste izabrali. Želite maksimalnu sigurnost za svoj novi uređaj? Uplatom jednokratnog paušala Miele Vam nudi ekskluzivno jamstvo do 10 godina.

Unutar dvogodišnjeg jamstva imate mogućnost izravno kod tvrtke Miele kupiti produženje jamstva na 5 ili 10 godina. Produženja jamstva možete kupiti i od svog Miele tehničara prilikom dolaska zbog servisa. Navedeno vrijedi za uređaje koji nisu stariji od 10 godina.

Ekskluzivno Miele jamstvo

Miele je jedini proizvođač koji nudi ukupno jamstvo do 10 godina.

Maksimalna sigurnost

Za vrijeme trajanja jamstva ne snosite troškove za popravke uključene u jamstvo.

Najveća fleksibilnost

Jamstvo možete produžiti u roku od dvije godine od kupnje uređaja.

Pouzdanost i brzo

Korisnička podrška servisa brzo i pouzdano pomaže pri popravcima.

Dodatne informacije o produženju jamstva naći ćete na internet stranici miele.hr/servis i u našem servisu na broj telefona +385 1 6689 010.





Usluga servisa

Kad je očuvanje vrijednosti stvar filozofije

Miele uređaji ispituju se na trajnost do 20 godina. U smislu održivosti i očuvanja resursa Miele Vas želi podržati u što dužoj uporabi Vaših uređaja.

U okviru usluge servisa Vaše Miele uređaje profesionalno održavaju naši servisni tehničari. Zahvaljujući posebnoj, od strane Miele razvijenom sustavu dijagnoze, provjeravamo Vaše uređaje i po potrebi ih ažuriramo.

Osim ispitivanja funkcije uređaja, Vaše uređaje ćemo intenzivno očistiti s Miele proizvodima za njegu. Ujedno ćemo Vam dati korisne savjete za njegu Vašeg Miele uređaja.

Održana vrijednost Vaših uređaja

Intenzivnim čišćenjem i njegom od strane Miele stručnjaka Vaši su uređaji u besprijekornom stanju.

Savršeni rezultati

Redovitom njegom i provjerom funkcionalnosti kao i ažuriranjem programa, ostvarit će se najbolji rezultati.

Korisni savjeti

Miele stručnjaci stoje Vam na raspolaganju savjetima i trikovima za optimalno korištenje Vaših uređaja.

Dodatne informacije o usluzi servisa naći ćete na internet stranici miele.hr/servis i u našem servisu na broj telefona +385 1 6689 010.



Miele servis

Vaš partner u slučaju servisa

Kupnjom Miele uređaja odlučili ste se na dugotrajnost i najbolju kvalitetu. Međutim, zatrebate li slučajno pomoć, Miele servis je brz i pouzdan partner.

Popravak kvalitetnog Miele uređaja isplati se i kad je uređaj stariji te je savjesna odluka za bolju održivost.

Pod savršenim servisom ne podrazumijevamo samo kompetentnu pomoć u slučaju popravka. Miele brine o Vama puno više od isporuke i instalacije Vaših uređaja, te njihovog puštanja u pogon.

Uvijek u Vašoj blizini

Naši Miele tehničari i odabrani servisni partneri zastupljeni su diljem države i mogu kod Vas biti u vrlo kratkom vremenu.

Kompetencija

Naši su tehničari specijalisti za popravke Miele kućanskih uređaja. Time jamčimo brz i stručan popravak.

Održivo i učinkovito

Zahvaljujući inteligentnoj pripremi 90 % svih popravaka rješavamo već pri prvom dolasku. Navedeno Vam ne šteti samo vrijeme, već čuva i okoliš, jer nije potreban drugi dolazak vozilom.

Osiguranje opskrbe rezervnim dijelovima

Od Miele originalnih rezervnih dijelova ne očekujte samo doslovnu Miele kvalitetu već i vrlo brzu raspoloživost – čak i puno godina nakon kupnje svog uređaja.

Jednostavna dostupnost

Popravak možete naručiti putem interneta na stranici miele.hr/servis ili telefonski na broj +385 1 6689 010.

Za Vas smo telefonski dostupni:
PON.-ČET. od 08.00–16.30 h i
PET. od 08.00–14.00 h

Dodatne informacije o ovoj temi naći ćete na internet stranici miele.hr/servis



Miele

Miele trgovina i servis d.o.o.

Buzinski prilaz 32
10010 Zagreb
Telefon: +385 1 6689 000
Telefaks: +385 1 6689 090
E-mail: info@miele.hr
www.miele.hr

Miele Experience Center

Buzinski prilaz 32
10010 Zagreb
Telefon: +385 1 6689 050
E-mail: info@miele.hr
PON - PET od 09:00 do 19:00 h
SUB od 09:00 do 14:00 h

Miele Experience Center

Poljička cesta 26
21000 Split
Telefon: +385 21 681 975
E-mail: info@miele.hr
PON - PET od 09:00 do 19:00 h
SUB od 09:00 do 14:00 h

Miele Servis

Buzinski prilaz 32
10010 Zagreb
Telefon: + 385 1 6689 010
Telefaks: + 385 1 6689 091
E-mail: servis@miele.hr
PON - ČET od 08:00 do 16:30 h
PET od 08:00 do 14:00 h