

Miele



Vama potpuno prilagođena intuitivna tehnologija

Kuhinjski uređaji
Srpanj 2023

Miele. Immer Besser.



Naš slogan

Immer Besser

Dobrodošli u Miele

Kad su naši pradjedovi utemeljili tvrtku Miele morali su se istaknuti kako bi bili uspješni. Takvo se što može postići na samo dva načina, naime ili ste povoljniji od drugih ili ste od drugih bolji. Oboje istovremeno je gotovo nemoguće. Odlučili su se za bolje.

Bezbrojne pobjede na ispitivanjima i nagrade, a prije svega milijuni zadovoljnih kupaca diljem svijeta, svjedoče o tome da Miele već više od 120 godina dosljedno ispunjava ovaj visoki standard. Navedeno je postignuto zahvaljujući dosljednom poštivanju vrijednosti i postavljanju jasnih ciljeva, što je načelno odlika tvrtki koje su generacijama u obiteljskom vlasništvu.



Zbog svih navedenih razloga Miele je od 1899. godine pojam vrhunskih proizvoda i inženjerskog umijeća.

Poštovanje, pravednost i odanost u odnosu na svoje poslovne partnere, krajnje kupce, dobavljače, zaposlenike i susjede odlike su koje krase Miele u svakom pogledu.

Tko kupi Miele, postupa posebno ekološki osviješteno. Naime, Miele svim snagama i znanjem razvija metode proizvodnje s izrazitim naglaskom na očuvanje prirodnih resursa, dok njihovi proizvodi tijekom svog radnog vijeka ne troše prekomjerne količine električne energije, vode i sredstva za pranje, što povrh svega povoljno djeluje na kućni budžet.

Da će sve tako i ostati, to Vam možemo obećati kao vodeća kompanija u četvrtoj obiteljskoj generaciji.

Vaš

Markus Miele

i Vaš

Reinhard Zinkann

Dr. Markus Miele &
Dr. Reinhard Zinkann

Kvaliteta ispred svog vremena.



Vaše želje čine DNA naših uređaja.

Kako bismo postigli trajnu pouzdanost, povezujemo inovaciju s majstorskom izradom – jer upravo ovom pomnom pažnjom na svaki detalj osiguravamo da naši uređaji traju posebno dugo i zadovoljavaju sve Vaše potrebe. Stoga su naši uređaji toliko intuitivni u svom dizajnu, da je svako rukovanje njima posebno jednostavno. Bilo da se radi o njezi rublja, pranju posuđa, hlađenju, kuhinjskim uređajima ili njezi podova – činimo sve kako bismo poboljšali Vaše iskustvo u kućanstvu.



Dugovječnost je prava održivost

Održivost

Zamislite da koristite samo jedan umjesto nekoliko uređaja tijekom mnogo godina. Jedan uređaj kojim trošite manje energije i manje vode. I dugoročno činite dobro.

Performanse

Dok se neki motori automobila testiraju 3.000 sati, mi testiramo konstantan rad naših proizvoda sa 10.000 sati¹⁾. Dan i noć. Sveobuhvatno i precizno. Stoga se možete u potpunosti osloniti na naše proizvode.

¹⁾ Za više informacija molimo posjetite www.miele.hr/20godina.


Umješnost

Od 1899. Vaše su želje temelj za naše uređaje. Svaka inovacija nama znači puno više od samo razloga za slavlje. Izazov je stvoriti nešto još bolje. Zato sami proizvodimo svoje dijelove i lijevamo željezo. Izrađujemo čak i uređaje, koji izrađuju naše uređaje. Mi to zovemo: Immer Besser.






Intuitivna tehnologija – potpuno prilagođena Vama



Miele ugradbeni uređaji su dizajnirani za intuitivnu interakciju. To je jedini način na koji se prava kreativnost može razviti u kuhinji.



Miele ugradbeni uređaji nude vrhunsku tehnologiju sa širokim rasponom inovativnih funkcija i raznolikim dizajnom i bojama – rješenja po mjeri za svaki zahtjev.

S našim inovativnim Miele@home sustavom svi se inteligentni Miele ugradbeni uređaji mogu jednostavno i sigurno umrežiti. Na taj način iskoristite sav potencijal svojih uređaja i učinite svoju svakodnevicu još pametnijom.





Immer Besser

Uvijek Miele

03	Naš slogan „Immer Besser“	
04	Kvaliteta ispred svog vremena	
12	Vama potpuno prilagođena intuitivna tehnologija	
15	Miele inovacije	
18	Dobar ukus počinje dizajnom	
24	Sustavi upravljanja – Jednostavno na dodir	
	Umrežavanje kućanskih uređaja	26
	Dialog pećnica	30
	Štednjaci i pećnice	40
	Pećnice s mikrovalovima	54
	Parne pećnice	64
	Pećnice s parom	74
	Parne pećnice s mikrovalovima	88
	Mikrovalne pećnice	96
	Gourmet ladice za održavanje topline	104
	Ladice za vakumiranje	112
	Indukcijske i električne ploče za kuhanje	120
	TwinOne ploče za kuhanje	144
	SmartLine elementi	152
	Plinske ploče za kuhanje	164
	Kuhinjske nape	174
	Aparati za kavu	194
	Uređaji za hlađenje i vinski hladnjaci	206
	Perilice posuđa	244

Miele kuhinjski uređaji

Vama potpuno prilagođena intuitivna tehnologija



Već više od 120 godina tvrtka Miele je predvodnik u kućanskim uređajima koji neprestano postavljaju nove standarde u pogledu performansi. U tvrtki Miele razvijamo svoje ugradbene uređaje kako biste slobodno razvijali svoju kreativnost. To je kvaliteta ispred svog vremena.

Otkrijte **najrevolucionarnije inovacije** koje smo razvili. Apsolutno novi uređaj koji može pripremati hranu bez zagrijavanja. Ugradbeni kuhinjski uređaji koje možete prepoznati i s kojima možete komunicirati. Inovacije, s kojima lako možete uspjeti u naizgled složenim jelima i s kojima postižete **konstantno savršene rezultate**.

Doživite kuhanje, prženje, kuhanje na pari i pečenje na sasvim novoj razini.

Svjetski poznati japanski umjetnik cvijeća Azuma Makoto čini jedinstveni tim zajedno s nagrađivanim vrhunskim kuharima Helenom Rizzo, Gagganom Anandom i Kyleom Connaughtonom. Postavili su si zadatak da otkriju na koju razinu mogu podići svoju umjetnost kuhanja, pomoću novih Miele kuhinjskih ugradbenih uređaja – dok ih je nadahnuo Azumin umjetnički genij. Rezultat su kreacije, kojima su četvorica stvorila **novu dimenziju umjetnosti i kulinarstva**. Pustite svojoj kreativnosti na volju uz Miele intuiciju.



Azuma Makoto, umjetnik



MChef



MChef

Miele

Za vrhunsku preciznost prilikom pripreme jela

Miele inovacije

Počevši od električne perilice posuđa preko ugradbene parne pećnice do ladice za održavanje topline, Miele već godinama postavlja nova mjerila na kuhinjske uređaje. I mi ih podižemo na novu razinu s našim trenutnim ugradbenim kuhinjskim uređajima. S brojnim inovacijama koje ne smiju nedostajati u modernim kuhinjama.

S Dialog pećnicom smo osmislili sasvim novi način pripreme hrane. Jer s M Chef tehnologijom hrana se priprema u cijelosti, a ne izvana prema unutra kao do sada. Tako možete pripremati ribu u bloku leda, a da se led ne otopi. Jedinstvena tehnologija, koja istom mjerom inspirira ljubitelje kuhanja i vrhunske profesionalne kuhare i omogućuje im kulinarsku čaroliju.

Klasične pećnice također stvaraju novu slobodu pri kuhanju. Primjerice TasteControl sprječava neželjenu naknadnu pripremu automatskim otvaranjem vrata pećnice i tako uvijek sigurno i pouzdano postiže željeni stupanj pripreme, tako da se možete opustiti i brinuti o svojim gostima.

Zahvaljujući FoodView, u svakom trenutku možete, preko kamere ugrađene u pećnicu, baciti oko na Vaše jelo, čak i kada niste kod kuće. A i tada možete, preko aplikacije upravljati s temperaturom i vremenom pripreme.



**SAMO
MIELE**

Ove inovacije i mnoge druge – sve razvijene unutar tvrtke i nagrađene pečatom kvalitete „Samo Miele“, mogu se pronaći u više detalja u sljedećim poglavljima.



Konstantno savršeno

Miele ugradbeni kuhinjski uređaji predstavljaju potpuno novu eru inteligentne tehnologije. Funkcijama poput MotionReact i s M Touch zaslonom jednostavnim za korištenje, više se ne morate prilagođavati svojoj kuhinji, već svoju kuhinju Vama.

MotionReact / INOVACIJA

Samo Miele kuhinjski ugradbeni uređaji rade toliko intuitivno, da reagiraju samo na Vaše prisustvo. Približite li se primjerice svojoj pećnici, ista uključuje osvjetljenje i zaslon te isključuje zvučni signal završetka programa. Tako se još jednom uvjeravamo da Vas ništa više neće izbaciti iz ritma.



M Touch zaslon / INOVACIJA

Zahvaljujući M Touch zaslonu, samorazumljivom i intuitivnom korisničkom sučelju, naši ugradbeni kuhinjski uređaji jednostavniji su za korištenje nego ikada do sada. Mnogo se funkcija može odabrati, jednim pritiskom. Odmah se prikazuju svijetli prikazi na tamnoj podlozi – koje je lako pročitati u bilo koje doba dana i noći.

Dobar ukus

Počinje dizajnom

Slažemo se s Oscarom Wilde koji je rekao da je dobar ukus vrlo jednostavan: pristajete samo na najbolje. Razvili smo naše nove ugradbene kuhinjske uređaje s točno ovom tvrdnjom: Impresivno jasna vanjšтина bez ičega što bi ometalo – i svakako bez kompliciranog rukovanja. Dostupan u tri linije dizajna – prepustite se inspiraciji i pronađite savršeni dizajn uređaja za Vašu kuhinju.






ArtLine linija dizajna

Maksimalno smanjeno | bez ručke | savršeno integrirano

Mogućnosti boja:
Grafitno siva | Opsidijan crna



VitroLine linija dizajna

Dosljedno u staklu | bezvremenski | moderno

Mogućnosti boja: grafitno siva | opsidijan crna



PureLine linija dizajna

Horizontalno naglašeno | visoki udio stakla | markantna ručka

Fleksibilnost

Za svaki ukus

Neovisno o rasporedu uređaja: uvijek je usklađeno.

Vi ostajete fleksibilni – dizajn Vaše kuhinje, dosljedan: savršeno usklađene prednje strane uređaja uvijek stvaraju skladnu cjelokupnu sliku, bez obzira na to kako su uređaji raspoređeni.

Kombinirajte vodoravno u Panorama dizajnu, okomito u Tower dizajnu, u T dizajnu ili u sredini, u CubiQ dizajnu. Potpuno fleksibilno i savršeno prilagođeno situaciji u Vašoj prostoriji i Vašim zahtjevima korištenja.



Tower dizajn Savršeno za vertikalnu

Pećnice, parne pećnice, kombinirani uređaji ili Gourmet ladicica: u Tower Dizajnu postićete efektan raspored i dobru upotrebljivost Vaših uređaja.



CubiQ dizajn Koncentrirano kombiniranje

Sve na vidiku: s kvadratnim rasporedom možete stvoriti koncentriranu strast za kuhanjem – i praktičnu radnu visinu za Vaše uređaje.



T dizajn Otvoreno za sve

Želite nešto više? Sa T dizajnom dajete pet uređaja simetričan raspored. Pored i iznad ima dovoljno prostora za Vaš kuhinjski namještaj.



Panorama dizajn
Sve u jednom nizu

S vodoravnim rasporedom u razini očiju, imate sve na vidiku i možete pristupiti svim uređajima uz maksimalnu praktičnost. Estetski lijepo: elegantna linija oblika Vaše kuhinje.



Sustavi upravljanja Jednostavno na dodir


Sada možete uživati u intuitivnom upravljanju dodirrom prsta u tri od naših pet različitih varijanti: M Touch nudi zaslone potpuno osjetljiv na dodir. DirectSensor i DirectSensor S upravljaju se putem senzorskih tipki i zaslona s prikazom teksta. Ovisno o tome tko kuha, jezik se može slobodno odabrati. Našom varijantom EasyControl upravljanje se odvija klasičnim regulatorima. Dizajn različitih varijanti upravljanja slijedi uvijek isti koncept – briljantan je, dugotrajan i polaže velike vrijednosti u detalje.

Dašak genijalnosti.



M Touch – Maksimalna elegancija susreće najveći komfor

Inovativnim zaslonom osjetljivim na dodir, ništa ne preostaje za poželjeti u pogledu estetike i komfora: svojim uređajem možete upravljati brzo i intuitivno izravnim dodiranjem ili jednostavnim povlačenjem prsta po zaslonu. Brojne se funkcije mogu odabrati jednim jediniim dodiranjem prsta. Tekst i simboli su uvijek optimalno vidljivi. Novo: Boja se može prebaciti na svijetlu verziju – savršeno ako koristite bijele uređaje.




DirectSensor – izravan odabir plus zaslon s prikazom teksta u četiri retka

Putem senzorskih tipki možete između ostalog izravno odabrati željeni način rada. Ostale se funkcije i postavke prikazuju preko zaslona s prikazom teksta u četiri retka.



DirectSensor S – izravan odabir plus zaslon s prikazom teksta u jednom retku

Putem senzorskih tipki možete između ostalog izravno odabrati željeni način rada. Ostale se funkcije i postavke prikazuju preko zaslona s prikazom teksta u jednom retku.



EasyControl Plus – savršena kombinacija

EasyControl Plus upravljanje nudi maksimalan komfor pri upravljanju i suvremen izgled. Načini rada i temperatura mogu se jednostavno odabrati pomoću klasičnih upravljačkih regulatora. Dodatno, daljnje postavke možete brzo i praktično odabrati putem zaslona s prikazom teksta u jednom retku.



EasyControl

Upravljanje se odvija praktični i brzo putem dva utisna regulatora i prikazom statusnih informacija poput temperature i vremena na velikom LCD zaslonu od 7 segmenata.





Miele@home

Umrežavanje kućanskih uređaja s Miele@home*

Istaknute značajke proizvoda Miele@home

Pametno umreženo: s našim inovativnim Miele@home sustavom, iskoristite sav potencijal svojih Miele uređaja i učinite svoju svakodnevicu još pametnijom. Svi pametni Miele kućanski uređaji mogu se praktično i sigurno umrežiti. Upravljanje je jednostavno – bilo s Miele@mobile aplikacijom, glasovnim upravljanjem ili integracijom u postojeća Smart Home rješenja. Umrežavanje se vrši s kućnim WLAN usmjerivačem i Miele Cloud.



Miele aplikacija**

Vaš savršeni pratilac: S Miele aplikacijom svoje Miele uređaje uvijek imate na oku. Primjerice, želite pratiti postupak pripreme u pećnici ili znati je li završio program pranja? Aplikacija Vas obavještava o potrebnim informacijama te nudi praktično i brzo upravljanje. Pored navedenoga, aplikacija nudi i dodatne informacije i usluge za Vaše Miele uređaje, npr. Barista asistente ili recepte. Besplatno preuzmite aplikaciju sada!




Smart Home integracija

Smart Home olakšava svakodnevicu i stvara individualnu udobnost življenja. Rolete, grijanje i kućanski uređaji međusobno komuniciraju i sve se više upravljaju putem aplikacije ili glasovnom naredbom. Mnogi Miele uređaji također se mogu umrežiti. Iste možete brzo i jednostavno integrirati u svoju Smart Home primjenu, zahvaljujući praktičnom Miele Cloud sučelju. Možete uživati u učinkovitosti i praktičnosti sveobuhvatnog umrežavanja.

Umrežavanje kućanskih uređaja s Miele@home*

Prednosti Miele aplikacije**



Nadzorna ploča

Uvijek aktualan status: na upravljačkoj ploči vidite status svih svojih umreženih Miele uređaja.

MobileControl


MobileControl omogućava Vam upravljanje uređajima putem aplikacije – bez obzira gdje se trenutno nalazite.

RemoteUpdate

Raspoloživo ažuriranje softvera može se lako prenijeti i instalirati na pojedine uređaje – u potpunosti bez posjete servisnog tehničara.

Demo način rada

Demo način rada Miele aplikacije daje Vam prvi dojam o prednostima Miele App, čak iako još ne posjedujete Miele kućanske uređaje koji se mogu umrežiti.



Ostale mogućnosti Miele aplikacije istražite na:
www.miele.com



Besplatno preuzmite aplikaciju sada!



* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi. Pretpostavke sustava za Miele kućanske uređaje koji se mogu umrežiti pronaći ćete na miele.com/systemrequirements.

** Dostupno za mobilni krajnji uređaj. Minimalne zahtjeve naći ćete u informacijama iz App Store.





Dialog pečnice

Jedinstvena: Dialog pećnica

Svršeno kulinarsko umijeće





Od osnivanja naše tvrtke, Miele uvijek fascinira inovacijama i svojom izvrsnošću. S Dialog pećnicom slijedimo taj primjer. Nismo napravili samo novi proizvod već smo utemeljili sasvim novu kategoriju, koja znači revoluciju u Vašoj kuhinji.

Bez muke pripremite ono što drugima ne polazi za rukom: inteligentnom i preciznom raspodjelom energije, Miele Dialog pećnica može s obično različitim vremenima pripreme savršeno pripremiti bilo koje jelo – i to istovremeno. Ona Vam otvara sasvim nova područja mogućnosti, koja Vašim kulinarskim idejama ne postavlja nikakva ograničenja. Uživajte u divnom mirisu i okusu vrhunski pripremljenog crvenog grgeča – točno pripremljen u kocki leda, koja se ne topi! Ili ravnomjerno sočno pečeni goveđi file. Ili primjerice ispecite kruh ili peciva u potpunosti bez tvrde korice.

S Miele Dialog pećnicom možete iskusiti prednosti pripreme vrhunske kvalitete u vlastitoj kuhinji i uživati u savršenstvu izvrsnog kulinarskog umijeća. No Dialog pećnica savršena je i za svakodnevna jela.



Inovacija u kuhanju

M Chef tehnologija mijenja sve

Superlative ne možemo opisati, njih se mora doživjeti. Nova M Chef tehnologija Miele Dialog pećnice stvara novu dimenziju u kulinarским pripremama jela. Podržan senzorom uređaj je svakih deset sekundi u dijalogu s namirnicom. Na taj način Dialog pećnica može istovremeno, a točno u minutu pripremiti različite namirnice poput mesa, ribe ili kruha. Ujedno se jela poput primjerice telećih odrezaka u medu, mogu pripremiti zahvaljujući revolucionarnoj M Chef tehnologiji. Meso se priprema cijelim volumenom, a ne kao nekada od izvana prema unutra. Nježnom metodom pripreme jela pčelinji med se ne topi, a teleći odrezak je nježan i sočan.

Izvrsnost

Savršeno pripremljeno

Savršen okus nastaje kada se susretnu najbolje namirnice i optimalan način pripreme. To je prava kulinarska umjetnost. S Miele Dialog pećnicom uživat ćete u kvaliteti vrhunske gastronomije u vlastitom domu – i to svaki dan. Dok konvencionalna toplina lagano prožima namirnicu izvana prema unutra, Miele Dialog pećnica s M Chef tehnologijom od prve sekunde osigurava ravnomjernu pripremu cijelim volumenom namirnice. Tako je svaki komad mesa cijeli sočan, a riba kao i plodovi mora oduševiti će Vas svojom još finijom strukturom. Spomenute prednosti oduševiti će Vas i pri pečenju. Bez obzira želite li pripremiti rustikalni seoski kruh ili složeni kolač – Miele Dialog pećnica ne samo da poboljšava volumen i strukturu tijesta, već kreira i koricu i zapeče namirnicu baš po Vašem ukusu.

Jednostavnost

Provedite više vremena sa svojim gostima umjesto u kuhinji

Miele Dialog pećnica ne ističe se samo svojim jedinstvenim učinkom već će Vas oduševiti i intuitivnim upravljanjem – po želji jednostavno putem Vašeg pametnog telefona. Funkcijom MobileControl postavke recepta šaljete izravno na Miele Dialog pećnicu te u svakom trenutku možete pratiti tijek pripreme.

Zahjevni jelovnici s puno sastojaka više nisu izazov. Zahvaljujući automatskim programima M Chef jelovnika možete se sa sigurnošću uspješno posvetiti svojim gostima. Miele Dialog pećnica u svakom trenutku samostalno kontrolira pripremu, tako da su sve namirnice istodobno pripremljene. Veselite se složenim jelima poput lososa s blitvom i svježe pečenim briošima – sve je istovremeno pripremljeno.

Brzina

Dobar okus nije pitanje vremena

Jedinstvenost Miele Dialog pećnice nalazi se u dodatnom sastojku: vremenu. Ako su složena jela do sada bila povezana s dugotrajnom pripremom, ova tehnologija nudi istovjetnu kvalitetu pripreme takvih jela u znatno manje vremena. Pulled Pork „slow-cooked“ mesu ili trgana svinjetina treba između 8 i 16 sati da bi postigla svoj neodoljiv okus. Zamislite upravo taj rezultat pripreme – nakon samo dva i pol sata.

Nježna tehnologija sa sobom donosi i posebne prednosti pri odmrzavanju. Vaša zamrznuta jela u kratkom se vremenu ravnomjerno odmrzavaju te zadržavaju istu kvalitetu kao i svježi sastojci.





Potpuno opremljeni za savršen užitak

Jedinstvene karakteristike Miele Dialog pećnice

SAMO MIELE M Chef

Kuhajte kao nitko ranije: s revolucionarnom M Chef tehnologijom pripremite namirnice u ukupnom volumenu uz jednakomjerno zagrijavanje. Navedeno je moguće zahvaljujući elektromagnetskim valovima i paralelnom mjerenju već apsorbirane količine energije, prikazane u obliku Gourmet jedinica. Proces pripreme je pod stalnim nadzorom i po potrebi se podešava. Kombinirajte individualni izričaj inovativne M Chef tehnologije s konvencionalnim načinima rada. Tako pripremate jela koja prije nisu bila moguća.



SAMO MIELE Gourmet Profi

Podesite sve parametre prema Vašim zamislima i pripremite jelo prema Vašim željama.



SAMO MIELE Gourmet asistent

Savjeti od stručnjaka: Gourmet asistent Vam predlaže odgovarajuće postavke za pripremu jela.



SAMO MIELE M Chef jelovnik

Kompletan jelovnik: istovremeno možete pripremiti različite namirnice, koje onda budu i istovremeno gotove – sve savršeno uspjeva.



SAMO MIELE Nježno odmrzavanje

Ravnomjerno i brzo: odmrznite namirnice na nježan i brz način bez narušavanja kvalitete.



Miele@home

Pametan život: zahvaljujući Miele@home možete svoje kućanske uređaje pametno umrežiti – za više mogućnosti.

Što znači pojedina ikona?

Svi simboli za Miele Dialog pećnicu na jednom mjestu



M Touch

Filozofija upravljanja

Intuitivno upravljanje dodirrom prsta.



Pyrolysis & Pyrofit

Komfor pri održavanju

Prostor za pripremu jela i pribor pirolizom postaju sjajno čisti.



M Chef

M Chef

Inovativna metoda kuhanja, koja koristi energiju u obliku Gourmet jedinica.



M Chef Menu

M Chef jelovnik

Različite namirnice se mogu u jednom postupku pripremiti tako da istovremeno budu gotove.



Gourmet Profi

Gourmet Profi

Program za znalce. Individualne postavke parametara.



Gourmet asistent

Gourmet asistent

Ova primjena Vam predlaže parametre usklađene s jelom.

Dialog pećnica

Karakteristike



Oznaka modela	DO 7860
Prednosti	
M Chef inovacija u kuhanju	•
Gourmet Profi	•
Gourmet asistent	•
Prethodno zagrijavanje	•
Termometar za hranu	•
Crisp funkcija	•
Načini rada	
M Chef + vrući zrak plus	•
M Chef + gornji/donji grijač	•
M Chef + intenzivno pečenje	•
M Chef + klimatsko pečenje	•
M Chef + automatsko pečenje	•
M Chef + roštilj velike površine	•
M Chef + roštilj s kruženjem zraka	•
Najnežnije odmrzavanje	•
M Chef jelovnik	•
Automatika pečenja	•
Načini rada s roštiljem	•
Vrući zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Klimatsko pečenje	•
Priprema jela na niskim temperaturama	•
Gornji i donji grijač	•
Gornji grijač	•
Donji grijač	•
Posebne primjene	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Zaslon	M Touch
SoftOpen	•
Vremenske funkcije	•
Preporuka Gourmet jedinica	•
Učinkovitost i održivost	
Iskorištavanje preostale topline	•
Komfor pri održavanju	
Plem. čelik/CleanSteel	•
Pirólitičko samočišćenje	•
Grijani katalizator	•
Sigurnost	
Sust. hlad. uređaja i hl. pred. str.	•
Sigurnosno isključivanje	•
Tehnički podaci	
Volumen prostora za pripremu jela u l	50
Broj razina umetanja	4
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	BrilliantLight
Dimenzije niše (Š x V x D) u mm	560-568 x 590-595 x 550
Temperature u °C	30-300
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,70
Broj faza	1
Osigurač u A	16
Isporučeni pribor	
Lim za pečenje s PerfectClean slojem	1
Univerzalni lim s PerfectClean slojem	1
Rešetka za pečenje i roštilj PyroFit	1
Boja artikla	
Plemeniti čelik/CleanSteel	•
Grafitno siva	•
Opsidijan crna	•



Štednjaci i pećnice

10:07

OK





Izvedbe isTest

Štednjak

Dvostruko planiranje kuhinje: naši štednjaci kombiniraju se uvijek s pločom za kuhanje. Stoga se postavlja ispod radne ploče – tako je Vaš štednjak prostorno štedljivo integriran u kuhinju. Pločom za kuhanje i pećnicom upravljate pomoću regulatora na upravljačkoj ploči pećnice. Imate dobar pregled kada istovremeno pripremate jelo u pećnici i na kuhinjskoj ploči.

Pećnica

Veću fleksibilnost pri oblikovanju kuhinje nude naše pećnice: one se mogu instalirati neovisno o kuhinjskoj ploči – primjerice izravno u visini očiju. Na taj način radite ergonomski i s lakoćom možete iz prostora za pripremu jela izvaditi jelo.



U visini očiju ili ispod kuhinjske ploče

Raznolikost i sustavi čišćenja Miele ugradbenih štednjaka i pećnica*

Raznolikost dimenzija



Kompaktna

60 cm širine, 45 cm visine



Prostorno velika

60 cm širine, 60 cm visine



Izrazito velika

90 cm širine, 48 cm visine



49 litara, 3 razina umetanja



76 litara, 5 razina umetanja



90 litara, 3 razina umetanja

Sustavi čišćenja

Jelo je ukusno. No čišćenje? Po tom pitanju Miele nudi dvije različite mogućnosti kako pojednostaviti čišćenje: PerfectClean i piroliza.



**SAMO
MIELE**

PerfectClean

Čišćenje s lakoćom. Prostor za pripremu Vaše pećnice ima oplemenjenu površinu s jedinstvenim neprianjajućim učinkom – ostaci hrane i tvrdokorna zaprljanja mogu se lako ukloniti brisanjem s malo sredstva za pranje. Pri tome štedite kvalitetno vrijeme kod čišćenja koje možete iskoristiti na drugačiji način.



Oprema za pirolizu i PyroFit pribor*

Praktičnije ne može: piroliza pri visokim temperaturama sagorijeva sve ostatke hrane s površina u prostoru za pripremu jela i pretvara ih u pepeo – Vaša se pećnica samostalno čisti! Rešetke za pečenje, rešetke za prihvati i FlexiClip vodilice također se mogu očistiti tijekom tog postupka zahvaljujući PyroFit. Na kraju se nastali pepeo lako može ukloniti krpom s dna prostora za pripremu jela.

* ovisno o modelu



Koje praktične značajke želite?

Prednosti Miele* Miele pećnica i štednjaka

**SAMO
MIELE**

Klimatsko hallo pečenje¹⁾

Profesionalne rezultate jednostavno ćete postići dodatnom vlagom: tijekom klimatskog pečenja u prostor za pripremu jela dodaje se para. Različiti načini rada na taj se način kombiniraju s parom – za najbolje moguće rezultate pečenja. Meso je iznutra mekano i sočno, a izvana ima ukusnu koru. Peciva i kruh su iznutra izdašni, a izvana ravnomjerno zapečeni i hrskavi, te tako imaju okus kao svježe iz pekare. Baš praktično: dodavanje pare je vremenski programirano i time sasvim fleksibilno. I različiti automatski programi koriste klimatsko pečenje za najbolje rezultate.



Automatski programi

Ukusna jela u tren oka: kruh, kolači ili meso – sve se automatski priprema.



**SAMO
MIELE**

TasteControl²⁾

Automatsko brzo hlađenje sprječava neželjenu naknadnu pripremu, a po želji jela može održavati toplima.



**SAMO
MIELE**

Kamera u prostoru za pripremu jela

Pregledan postupak pripreme. Pametna i inovativna rješenja pomoću integrirane kamere u prostoru za pripremu jela.



Bežični termometar za hranu

Precizna priprema ribe i mesa: prikaz preostalog vremena obavijest će Vas kada je jelo gotovo.



Miele@home

Pametan život: zahvaljujući Miele@home svoje kućanske uređaje možete pametno umrežiti – za više mogućnosti.

* ovisno o modelu

¹⁾ s patentiranim uređajem za usisavanje

Patent: EP 2 190 295 B1

²⁾ Patent: EP 1 714 083 B1

Što znači pojedina ikona?

Pregled svih simbola za Miele štednjake i pećnice



Upravljanje

Intuitivno upravljanje velikim zaslonom na dodir. Jednostavno i brzo upravljanje dodirom prsta.



Intuitivno upravljanje zaslonom na dodir. Jednostavno i brzo upravljanje dodirom prsta.



Izravan odabir načina rada i vremena senzorskim tipkama, putem prikaza na zaslonu s tekstom u 4 retka



Izravan odabir načina rada i vremena senzorskim tipkama, putem prikaza na zaslonu s tekstom u 1 retku



Odabir načina rada, temperatura i vremena pomoću optimiranog regulatora, prikaz na zaslonu s tekstom u 1 retku.



Odabir načina rada, temperatura i vremena pomoću regulatora, prikaz na zaslonu od 7 segmenata

Komfor pri održavanju



Oplemenjena površina s ne prijanjajućim učinkom za nenadmašan komfor pri čišćenju



Samostalno čišćenje prostora za pripremu jela



Prostor za pripremu jela i pribor pirolizom postaju sjajno čisti.

FlexiClip teleskopske vodilice



Potpuno izvlačenje za fleksibilno i sigurno rukovanje rešetkama za pečenje izvan prostora za pripremu jela

Klimatsko pečenje



Kombinacija tradicionalnog načina pripreme i vlage. Ovisno o opremi postoje različite opcije.

TasteControl



Točno kako treba: nakon vremenski upravljano procesa pripreme, prostor za pripremu jela se hladi te se tako izbjegava neželjena naknadna priprema.


Kamera



Jelo uvijek na oku – zahvaljujući kameri u prostoru za pripremu jela

Štednjaci

Karakteristike



Oznaka modela	H 2265-1 E Active	H 2267-1 EP Active
Izvedba i dizajn		
Utisni regulatori	•	•
Prednosti		
Brzo zagrijavanje	•	•
Načini rada		
Odmrzavanje	•	–
Automatski programi	–	–
Automatika pečenja	–	–
Eco vrući zrak	•	•
Načini rada s roštiljem	•	•
Vrući zrak plus	•	•
Intenzivno pečenje	•	•
Klimatsko pečenje	–	–
Gornji i donji grijač	•	•
Donji grijač	•	•
Komfor pri korištenju		
Zaslon	EasyControl	EasyControl
SoftOpen	–	–
SoftClose	–	–
Vremenske funkcije	•	•
Učinkovitost i održivost		
Raz. ener. učin. (A+++ – D)	A+	A+
Komfor pri održavanju		
Plem. čelik/CleanSteel	•	•
PerfectClean i kat. str. stj.	•	–
Pirólitičko samočišćenje	–	–
Katalizator	–	–
Sigurnost		
Sust. hlad. uređaja i hlad. pred. str.	•	•
Sigurnosno isključivanje	•	•
Upravljanje pločom za kuhanje		
Kombinacija s indukcijskom pločom za kuhanje	–	–
Kombinacija s električnom pločom za kuhanje	•	•
Tehnički podaci		
Volumen prostora za pripremu jela u l	76	76
Broj razina umetanja	5	5
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	1 halogena sijalica	1 halogena sijalica
Dimenzije niše (Š x V x D) u mm	560-568 x 600 x 550	560-568 x 600 x 550
Temperature u °C	30–250	30–280
Ukupna priključna vrijednost u kW	11,30	11,40
Broj faza	3	3
Osigurač u A	16	16
Isporučeni pribor		
Lim za pečenje s PerfectClean slojem	–	1
Univerzalni lim s PerfectClean slojem	1	1
Rešetka za pečenje	1	1
Rešetka s PerfectClean slojem	–	–
Rešetka za pečenje i roštilj PyroFit	–	–
FlexiClip vodilice	–	1
FlexiClip vodilice s PF slojem	–	–
FlexiClip vodilice PyroFit	–	–
Boja artikla		
Plemeniti čelik/CleanSteel	•	•

Pećnice 45 cm


Karakteristike



Oznaka modela	H 7244 BP
Izvedba i dizajn	
Bez ručke	–
Utisni regulator	–
Prednosti	
TasteControl	–
Prethodno zagrijavanje	–
Termometar za hranu	–
Crisp funkcija	–
Načini rada	
Automatski programi	•
Automatika pečenja	•
Eco vrući zrak	•
Načini rada s roštijem	•
Vrući zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Klimatsko pečenje	•
Priprema jela na niskim temp.	–
Gornji i donji grijač	•
Posebne primjene	–
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Zaslona	DirectSensor S
Kamera u prostoru za pripremu jela	–
SoftOpen	•
SoftClose	•
Vremenske funkcije	•
Senzor približavanja MotionReact	–
Učinkovitost i održivost	
Raz. ener. učin. (A+++ – D)	A+
Iskorištavanje preostale topline	–
Komfor pri održavanju	
Plem. čelik/CleanSteel	•
PerfectClean i kat. str. stj.	–
Pirólitičko samočišćenje	•
Katalizator	•
Sigurnost	
Sust. hlad. uređaja i hl. pred. str.	•
Sigurnosno isključivanje	•
Tehnički podaci	
Volumen prostora za pripremu jela u l	49
Broj razina umetanja	3
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	1 halogena sijalica
Dimenzije niše (Š x V x D) u mm	560-568 x 450-452 x 550
Temperature u °C	30–300
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,20
Broj faza	1
Osigurač u A	16
Isporučeni pribor	
Lim za pečenje s PerfectClean slojem	1
Univerzalni lim s PerfectClean slojem	1
Rešetka za pečenje	–
Rešetka s PerfectClean slojem	–
Rešetka za pečenje i roštilj PyroFit	1
FlexiClip vodilice	–
FlexiClip vodilice s PF slojem	–
FlexiClip vodilice PyroFit	1
Boja artikla	
Plemeniti čelik/CleanSteel	•

Pećnice 60 cm



Karakteristike



Oznaka modela	H 2265-1 B Active	H 2265-1 BP Active	H 2467 B ACTIVE	H 2467 BP ACTIVE
Izvedba i dizajn				
Bez ručke	-	-	-	-
Utisni regulator	•	•	-	-
Prednosti				
TasteControl	-	-	-	-
Prethodno zagrijavanje	-	-	-	-
Termometar za hranu	-	-	-	-
Crisp funkcija	-	-	-	-
Načini rada				
Automatski programi	-	-	•	•
Automatika pečenja	-	-	-	-
Eco vrući zrak	•	•	•	•
Načini rada s roštiljem	•	•	•	•
Vrući zrak plus	•	•	•	•
Intenzivno pečenje	•	•	•	•
Klimatsko pečenje	-	-	-	-
Priprema jela na niskim temp.	-	-	-	-
Gornji i donji grijač	•	•	•	•
Donji grijač	•	•	•	-
Posebne primjene	-	-	-	-
Komfor pri korištenju				
Umrežavanje s Miele@home	-	-	•	•
Zaslom	EasyControl	EasyControl	EasyControl Plus	EasyControl Plus
Kamera u prostoru za pripremu jela	-	-	-	-
SoftOpen	-	-	-	-
SoftClose	-	-	-	-
Vremenske funkcije	•	•	•	•
Senzor približavanja MotionReact	-	-	-	-
Učinkovitost i održivost				
Raz. ener. učin. (A+++ - D)	A+	A+	A+	A+
Iskorištavanje preostale topline	-	-	-	-
Komfor pri održavanju				
Plem. čelik/CleanSteel	•	•	-	-
PerfectClean i kat. str. stj.	•	-	•	-
Pirolitičko samočišćenje	-	•	-	•
Katalizator	-	-	-	-
Sigurnost				
Sust. hlad. uređaja i hl. pred. str.	•	•	•	•
Sigurnosno isključivanje	•	•	•	•
Tehnički podaci				
Volumen prostora za pripremu jela u l	76	76	76	76
Broj razina umetanja	5	5	5	5
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	1 halogena sijalica	1 halogena sijalica	1 halogena sijalica	1 halogena sijalica
Dimenzije niše (Š x V x D) u mm	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Temperature u °C	30-250	30-280	30-300	30-300
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,50	3,60	3,50	3,60
Broj faza	1	1	1	1
Osigurač u A	16	16	16	16
Isporučeni pribor				
Lim za pečenje s PerfectClean slojem	-	-	1	1
Univerzalni lim s PerfectClean slojem	1	1	1	1
Rešetka za pečenje	1	1	1	1
Rešetka s PerfectClean slojem	-	-	-	-
Rešetka za pečenje i roštilj PyroFit	-	-	-	-
FlexiClip vodilice	-	-	1	1
FlexiClip vodilice s PF slojem	-	-	-	-
FlexiClip vodilice PyroFit	-	-	-	-
Boja artikla				
Plemeniti čelik/CleanSteel	•	•	-	-
Opsidijan crna EL	-	-	•	•

Pećnice 60 cm




Karakteristike



Oznaka modela	H 2851 B	H 2851 BP	H 2861 B	H 2861 BP
Izvedba i dizajn				
Bez ručke	-	-	-	-
Utisni regulator	-	-	-	-
Prednosti				
TasteControl	-	-	-	-
Prethodno zagrijavanje	-	-	-	-
Termometar za hranu	-	-	-	-
Crisp funkcija	-	-	-	-
Načini rada				
Automatski programi	•	•	•	•
Automatika pečenja	-	-	-	-
Eco vrući zrak	•	•	•	•
Načini rada s roštiljem	•	•	•	•
Vrući zrak plus	•	•	•	•
Intenzivno pečenje	•	•	•	•
Klimatsko pečenje	-	-	-	-
Priprema jela na niskim temp.	-	-	-	-
Gornji i donji grijač	•	•	•	•
Donji grijač	•	-	•	-
Posebne primjene	-	-	-	-
Komfort pri korištenju				
Umrežavanje s Miele@home	•	•	•	•
Zaslon	EasyControl Plus	EasyControl Plus	EasyControl Plus	EasyControl Plus
Kamera u prostoru za pripremu jela	-	-	-	-
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	•	•	•
Vremenske funkcije	•	•	•	•
Senzor približavanja MotionReact	-	-	-	-
Učinkovitost i održivost				
Raz. ener. učin. (A+++ - D)	A+	A+	A+	A+
Iskorištavanje preostale topline	-	-	-	-
Komfort pri održavanju				
Plem. čelik/CleanSteel	•	•	•	•
PerfectClean i kat. str. stj.	•	-	•	-
Pirólitičko samočišćenje	-	•	-	•
Katalizator	-	-	-	-
Sigurnost				
Sust. hlad. uređaja i hlad. pred. str.	•	•	•	•
Sigurnosno isključivanje	•	•	•	•
Tehnički podaci				
Volumen prostora za pripremu jela u l	76	76	76	76
Broj razina umetanja	5	5	5	5
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	1 halogena sijalica	1 halogena sijalica	1 halogena sijalica	1 halogena sijalica
Dimenzije niše (Š x V x D) u mm	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Temperature u °C	30-300	30-300	30-300	30-300
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,50	3,60	3,50	3,60
Broj faza	1	1	1	1
Osigurač u A	16	16	16	16
Isporučeni pribor				
Lim za pečenje s PerfectClean slojem	-	-	1	1
Univerzalni lim s PerfectClean slojem	1	1	1	1
Rešetka za pečenje	1	1	1	1
Rešetka s PerfectClean slojem	-	-	-	-
Rešetka za pečenje i roštilj PyroFit	-	-	-	-
FlexiClip vodilice	-	-	1	1
FlexiClip vodilice s PF slojem	-	-	-	-
FlexiClip vodilice PyroFit	-	-	-	-
Boja artikla				
Plemeniti čelik/CleanSteel	•	•	•	•
Grafitno siva	-	-	•	•
Opsidijan crna	-	-	•	•

Pećnice 60 cm



Karakteristike



Oznaka modela	H 7262 B	H 7262 BP	H 7264 B	H 7264 BP
Izvedba i dizajn				
Bez ručke	-	-	-	-
Utisni regulator	-	-	-	-
Prednosti				
TasteControl	-	-	-	-
Prethodno zagrijavanje	-	-	-	-
Termometar za hranu	s kabelom	s kabelom	-	-
Crisp funkcija	-	-	-	-
Načini rada				
Automatski programi	•	•	•	•
Automatika pečenja	•	•	•	•
Eco vrući zrak	•	•	•	•
Načini rada s roštiljem	•	•	•	•
Vrući zrak plus	•	•	•	•
Intenzivno pečenje	•	•	•	•
Klimatsko pečenje	-	-	•	•
Priprema jela na niskim temp.	-	-	-	-
Gornji i donji grijač	•	•	•	•
Donji grijač	•	•	•	•
Posebne primjene	-	-	-	-
Komfor pri korištenju				
Umrežavanje s Miele@home	-	-	•	•
Zaslon	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
Kamera u prostoru za pripremu jela	-	-	-	-
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	•	•	•
Vremenske funkcije	•	•	•	•
Senzor približavanja MotionReact	-	-	-	-
Učinkovitost i održivost				
Raz. ener. učin. (A+++ - D)	A+	A+	A+	A+
Iskorištavanje preostale topline	-	-	-	-
Komfor pri održavanju				
Plem. čelik/CleanSteel	•	•	•	-
PerfectClean i kat. str. stj.	•	-	•	-
Pirólitičko samočišćenje	-	•	-	•
Katalizator	-	•	-	•
Sigurnost				
Sust. hlad. uređaja i hlad. pred. str.	•	•	•	•
Sigurnosno isključivanje	•	•	•	•
Tehnički podaci				
Volumen prostora za pripremu jela u l	76	76	76	76
Broj razina umetanja	5	5	5	5
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	1 halogena sijalica	1 halogena sijalica	1 halogena sijalica	1 halogena sijalica
Dimenzije niše (Š x V x D) u mm	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Temperature u °C	30-300	30-300	30-300	30-300
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,50	3,60	3,50	3,60
Broj faza	1	1	1	1
Osigurač u A	16	16	16	16
Isporučeni pribor				
Lim za pečenje s PerfectClean slojem	1	1	1	1
Univerzalni lim s PerfectClean slojem	1	1	1	1
Rešetka za pečenje	-	-	-	-
Rešetka s PerfectClean slojem	1	-	1	-
Rešetka za pečenje i roštilj PyroFit	-	1	-	1
FlexiClip vodilice	-	-	-	-
FlexiClip vodilice s PF slojem	1	-	1	-
FlexiClip vodilice PyroFit	-	1	-	1
Boja artikla				
Plemeniti čelik/CleanSteel	•	•	•	•
Grafitno siva	•	•	-	•
Opsidijan crna	•	•	-	•

Pećnice 60 cm

Karakteristike



Oznaka modela	H 7464 BP	H 7464 BPX	H 7860 BP	H 7860 BPX
Izvedba i dizajn				
Bez ručke	–	•	–	•
Utisni regulator	–	–	–	–
Prednosti				
TasteControl	•	•	•	•
Prethodno zagrijavanje	•	•	•	•
Termometar za hranu	s kabelom	s kabelom	bežični	bežični
Crisp funkcija	•	•	•	•
Načini rada				
Automatski programi	•	•	•	•
Automatika pečenja	•	•	•	•
Eco vrući zrak	•	•	•	•
Načini rada s roštiljem	•	•	•	•
Vrući zrak plus	•	•	•	•
Intenzivno pečenje	•	•	•	•
Klimatsko pečenje	•	•	•	•
Priprema jela na niskim temp.	–	–	•	•
Gornji i donji grijač	•	•	•	•
Donji grijač	•	•	•	•
Posebne primjene	–	–	•	•
Komfor pri korištenju				
Umrežavanje s Miele@home	•	•	•	•
Zaslon	DirectSensor	DirectSensor	M Touch	M Touch
Kamera u prostoru za pripremu jela	–	–	•	•
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	–	•	–
Vremenske funkcije	•	•	•	•
Senzor približavanja MotionReact	–	–	•	•
Učinkovitost i održivost				
Raz. ener. učin. (A+++ – D)	A+	A+	A+	A+
Iskorištavanje preostale topline	•	•	•	•
Komfor pri održavanju				
Plem. čelik/CleanSteel	•	–	•	–
PerfectClean i kat. str. stj.	–	–	–	–
Pirólitičko samočišćenje	•	•	•	•
Katalizator	•	•	•	•
Sigurnost				
Sust. hlad. uređaja i hlad. pred. str.	•	•	•	•
Sigurnosno isključivanje	•	•	•	•
Tehnički podaci				
Volumen prostora za pripremu jela u l	76	76	76	76
Broj razina umetanja	5	5	5	5
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	1 LED sijalica	1 LED sijalica	BrilliantLight	BrilliantLight
Dimenzije niše (Š x V x D) u mm	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Temperature u °C	30–300	30–300	30–300	30–300
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,60	3,60	3,70	3,70
Broj faza	1	1	1	1
Osigurač u A	16	16	16	16
Isporučeni pribor				
Lim za pečenje s PerfectClean slojem	1	1	1	1
Univerzalni lim s PerfectClean slojem	1	1	1	1
Rešetka za pečenje	–	–	–	–
Rešetka s PerfectClean slojem	–	–	–	–
Rešetka za pečenje i roštilj PyroFit	1	1	1	1
FlexiClip vodilice	–	–	–	–
FlexiClip vodilice s PF slojem	–	–	–	–
FlexiClip vodilice PyroFit	1	1	1	1
Boja artikla				
Plemeniti čelik/CleanSteel	•	–	•	–
Grafitno siva	•	•	•	•
Opsidijan crna	•	•	•	•

Pećnice 90 cm

Karakteristike



Oznaka modela	H 7890 BP
Izvedba i dizajn	
Utisni regulator	–
Prednosti	
Prethodno zagrijavanje	•
Termometar za hranu	bežični
Crisp funkcija	•
Motorizirani okretni roštilj	•
Načini rada	
Automatski programi	•
Automatika pečenja	•
Eco vrući zrak	•
Gornji grijač	•
Načini rada s roštiljem	•
Vrući zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Klimatsko pečenje	•
Priprema jela na niskim temp.	•
Gornji i donji grijač	•
Donji grijač	•
Posebne primjene	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Zaslon	M Touch
Kamera u prostoru za pripremu jela	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
3D upravljačka ploča	•
Vremenske funkcije	•
Senzor približavanja MotionReact	•
Učinkovitost i održivost	
Raz. ener. učin. (A+++ – D)	A
Iskorištavanje preostale topline	•
Komfor pri održavanju	
Plem. čelik/CleanSteel	•
PerfectClean i kat. str. stj.	–
Pirolitičko samočišćenje	•
Katalizator	•
Sigurnost	
Sust. hlad. uređaja i hlad. pred. str.	•
Sigurnosno isključivanje	•
Tehnički podaci	
Volumen prostora za pripremu jela u l	90
Broj razina umetanja	3
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	BrilliantLight
Dimenzije niše (Š x V x D) u mm	860-860 x 517-517 x 550
Temperature u °C	30–300
Ukupna priključna vrijednost u kW	5,60
Broj faza	3
Osigurač u A	16
Isporučeni pribor	
Lim za pečenje s PerfectClean slojem	–
Univerzalni lim s PerfectClean slojem	2
Rešetka za pečenje	–
Rešetka s PerfectClean slojem	–
Rešetka za pečenje i roštilj PyroFit	2
FlexiClip vodilice PyroFit	1
Boja artikla	
Plemeniti čelik/CleanSteel	•

🏠 | Automatski programi

Kolači

Kruh

Pecivo

Pizza i sl



16:47

Meso

Složenci i
zapečena jela

ično

Riba

Prilozi i povrće

Traženje



Pećnice s mikrovalovima

Funkcija kuhanja u malo prostora

Individualno poput Vas!





Miele kompaktna pećnica s mikrovalovima na inteligentan način povezuje prednosti dva snažna uređaja u niši visine 45 cm. Ona je punopravna pećnica s najrazličitijim načinima rada poput funkcije Vrući zrak plus. Ujedno je i učinkovit uređaj s mikrovalovima. Pri tome imate izbor: funkcije možete koristiti pojedinačno, pa tako s funkcijom pećnice možete pripremiti ukusan kruh ili kolač, dok s funkcijom mikrovalova na brzinu možete zagrijati šalicu kakaa. Ili obje funkcije koristite istovremeno: Kombinacijom standardnog načina rada i funkcije mikrovalova brojna jela možete pripremiti bitno brže – ovisno o jelu štedite do 30% vremena.

11:02

Home | ... | Status

 MV + Vrući zrak plus

Završetak

300 W 180 °C

Pohraniti Tajmer Zatvoriti



Koje praktične značajke želite?

Prednosti* Miele ugradbene pećnice s mikrovalovima

Quick & Gentle

Savršeni rezultati u najkraćem vremenu: zbog inovativne tehnologije, snaga mikrovalova se regulira bez stupnjevanja. Kombinirajte konvencionalno zagrijavanje s mikrovalovima za više fleksibilnosti u svakodnevnom kuhanju.



3 u 1

Način rada s mikrovalovima, pećnicom i kombiniranim načinom rada za idealnu pripremu namirnica u samo jednom uređaju.



Prostor za pripremu jela od pl. čelika patentirane lanene strukture¹⁾

Lako čišćenje: specijalna površina lanene strukture otporna je na ogrebotine i oplemenjena PerfectClean slojem.



Automatski programi

Ukusna jela za tren oka: Kruh, kolač ili meso – sve se priprema potpuno automatski.



Termometar za hranu

Precizna priprema ribe i mesa: prikaz preostalog vremena obavijest će Vas kada je jelo gotovo.



Miele@home

Pametan život: zahvaljujući Miele@home svoje kućanske uređaje možete pametno umrežiti – za više mogućnosti.

* ovisno o modelu
¹⁾ EP 1 345 474 B1

Što znači pojedina ikona?

Pregled svih simbola za Miele pećnicu s mikrovalovima



Upravljanje

Intuitivno upravljanje velikim zaslonom na dodir. Jednostavno i brzo upravljanje dodirom prsta.



Intuitivno upravljanje zaslonom na dodir. Jednostavno i brzo upravljanje dodirom prsta.



Izravan odabir načina rada i vremena senzorskim tipkama, putem prikaza na zaslonu s tekstom u 4 retka



Izravan odabir načina rada i vremena senzorskim tipkama, putem prikaza na zaslonu s tekstom u 1 retku



Komfor pri održavanju

Oplemenjena površina s ne prijanjajućim učinkom za nenadmašan komfor pri čišćenju



Snaga mikrovalova

Snaga mikrovalova: 1000 W



Kombinirani način rada

Fleksibilno i štedi energiju, zahvaljujući kombinaciji konvencionalnog načina rada s mikrovalova, ušteda do 30 % vremena



Termometar za hranu

Priprema precizna u stupanj




Priprema jela na niskim temperaturama

Savršeni specijaliteti od mesa, pripremom na nižim temperaturama

Pećnice s mikrovalovima 45 cm

Karakteristike



Oznaka modela	H 7240 BM	H 7440 BM	H 7440 BMX	H 7840 BM
Izvedba i dizajn				
Bez ručke	-	-	•	-
Prednosti				
Quick & Gentle	•	•	•	•
Prethodno zagrijavanje	-	•	•	•
Termometar za hranu	-	-	-	s kabelom
Održavanje topline	-	•	•	•
Crisp funkcija	-	-	-	•
Načini rada				
Odmrzavanje	•	•	•	•
Automatski programi	•	•	•	•
Automatika pečenja	•	•	•	•
Načini rada s roštiljem	•	•	•	•
Vrući zrak plus	•	•	•	•
Intenzivno pečenje	-	-	-	•
Priprema jela na niskim temp.	-	-	-	•
Mikrovalovi	•	•	•	•
Mikrovalovi s automatskim pečenjem	•	•	•	•
Mikrovalovi s roštiljem	•	•	•	•
Mikrovalovi s vrućim zrakom plus	•	•	•	•
Mikrovalovi s roštiljem s kruž. zraka	•	•	•	•
Gornji i donji grijač	-	-	-	•
Donji grijač	-	-	-	•
Posebne primjene	-	•	•	•
Komfor pri korištenju				
Umrežavanje s Miele@home	•	•	•	•
Zaslon	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor	M Touch
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	•	-	•
Popcorn funkcija	•	•	•	•
Vremenske funkcije	•	•	•	•
Preporučena snaga mikrovalova	•	•	•	•
Brzi mikrovalovi	•	•	•	•
Senzor približavanja MotionReact	-	-	-	•
Učinkovitost i održivost				
Iskorištavanje preostale topline	-	•	•	•
Komfor pri održavanju				
Prost. za priprav. od plem. čel. lan. strukt. s PC slojem	•	•	•	•
Sigurnost				
Sust. hlad. uređaja i hlad. pred. str.	•	•	•	•
Sigurnosno isključivanje	•	•	•	•
Tehnički podaci				
Volumen prostora za pripremu jela u l	43	43	43	43
Broj razina umetanja	3	3	3	3
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	1 LED sijalica	1 LED sijalica	1 LED sijalica	1 LED sijalica
Razine snage mikrovalova u W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Dimenzije niše (Š x V x D) u mm	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Temperature u °C	30-250	30-250	30-250	30-250
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,70	2,70	2,70	3,20
Broj faza	1	1	1	1
Osigurač u A	16	16	16	16
Isporučeni pribor				
Rešetka s PerfectClean slojem	1	1	1	1
Staklena posuda	1	1	1	2
Boja artikla				
Plemeniti čelik/CleanSteel	•	•	-	•
Grafitno siva	-	•	•	•
Opsidijan crna	-	•	•	•


Pećnice s mikrovalovima 45 cm

Karakteristike



Oznaka modela	H 7840 BMX
Izvedba i dizajn	
Bez ručke	•
Prednosti	
Quick & Gentle	•
Prethodno zagrijavanje	•
Termometar za hranu	s kabelom
Održavanje topline	•
Crisp funkcija	•
Načini rada	
Odmrzavanje	•
Automatski programi	•
Automatika pečenja	•
Načini rada s roštiljem	•
Vrući zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Priprema jela na niskim temp.	•
Mikrovalovi	•
Mikrovalovi s automatskim pečenjem	•
Mikrovalovi s roštiljem	•
Mikrovalovi s vrućim zrakom plus	•
Mikrovalovi s roštiljem s kruž. zraka	•
Gornji i donji grijač	•
Donji grijač	•
Posebne primjene	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Zaslon	M Touch
SoftOpen	•
SoftClose	–
Popcorn funkcija	•
Vremenske funkcije	•
Preporučena snaga mikrovalova	•
Brzi mikrovalovi	•
Senzor približavanja MotionReact	•
Učinkovitost i održivost	
Iskorištavanje preostale topline	•
Komfor pri održavanju	
Prost. za priprav. od plem. čel. lan. strukt. s PC slojem	•
Sigurnost	
Sust. hlad. uređaja i hlad. pred. str.	•
Sigurnosno isključivanje	•
Tehnički podaci	
Volumen prostora za pripremu jela u l	43
Broj razina umetanja	3
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	1 LED sijalica
Razine snage mikrovalova u W	80/150/300/450/600/850/1000
Dimenzije niše (Š x V x D) u mm	560-568 x 450-452 x 550
Temperature u °C	30-250
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,20
Broj faza	1
Osigurač u A	16
Isporučeni pribor	
Rešetka s PerfectClean slojem	1
Staklena posuda	2
Boja artikla	
Plemeniti čelik/CleanSteel	–
Grafitno siva	•
Opsidijan crna	•





A close-up, black and white photograph of a steam oven door. The image shows the handle and latch mechanism on the left side of the door. The handle is a dark, rectangular bar with a circular detail. The latch is a vertical metal piece with a circular hole. The background is a dark, textured surface, possibly the oven's interior or a wall.

Parne pećnice



Izvedbe

Ugradbena parna pećnica

Miele parna pećnica može se na brojne načine integrirati u kuhinju. Svojom kompaktnom izvedbom savršeno odgovara uobičajenim ormarićima. Tako možete posve individualno odrediti mjesto za svoju Miele parnu pećnicu.



Kakva Vam je niša na raspolaganju i kakav prostor za pripremu preferirate?

Dimenzija niša i raznolikost dimenzija Miele parne pećnice

Oblici i dimenzije

Miele parna pećnica dostupna je u različitim veličinama. Ovdje ćete pronaći savršeni uređaj za svoju kuhinju.



Klasika

60 cm širine, 45 cm visine

Izvedba



Parna pećnica

Miele parna pećnica radi u rasponu temperature od 40–100 °C. Njome nježno pripremate povrće, ribu, priloge, deserte i mnoga druga jela.

Tehnologija pare



**SAMO
MIELE**

DualSteam

Jaki vanjski generator pare snage od 3,3 kW i dvije sapnice za paru.



Koje praktične značajke želite?

Prednosti Miele parne pećnice

SAMO MIELE DualSteam

Savršenstvo baš po Vašem ukusu: kao idealna nadopuna Vašoj pećnici i kuhinjskoj ploči Miele kombinirana parna pećnica s DualSteam tehnologijom zaslužna je za najbolje rezultate pripreme. Brza vremena zagrijavanja kao i ravnomjerna raspodjela pare te optimalna točnost temperature omogućuju praktičnu pripremu ukusnih i točno pripremljenih jela. Navedeno uspijeva učinkovitim vanjskim generatorom pare od 3,3 kW te specijalnim rasporedom i usmjeravanjem obaju DualSteam sapnica.



SAMO MIELE Prostor za pripremu jela od plemenitog čelika lanene strukture

Kvalitetne i jednostavne za održavanje: Sve su naše parne pećnice opremljene prostorom za pripremu od plemenitog čelika.



Veliki prostor za pripremu jela, velika površina za odlaganje

Maksimalni prostor: duboki prostor za pripremu jela i velika površina za odlaganje za pripremu više porcija.



SAMO MIELE Automatska priprema jelovnika

Precizno pripremljeno: Istovremena priprema različitih namirnica na pari.



Automatski programi

Ukusna jela u tren oka: riba, meso ili povrće – sve se automatski priprema.



Sous-vide priprema

Za intenzivan okus: vakimirana jela se pri niskim temperaturama pripremaju na posebno nježan način.

Što znači pojedina ikona?

Prikaz svih simbola za Miele tlačnu parnu pećnicu



Volumen prostora za pripremu jela

Volumen prostora za pripremu jela: 19 litara



Tehnologija pare

Stvaranje pare od 5,0 kW i priprema jela s tlakom za najkraće vrijeme pripreme



DirectWater plus

Priključak na dovod svježe vode i odvod za praktičnu pripremu parom



Prostor za pripremu jela od plemenitog čelika

Prostor za pripremu jela od plemenitog za lako održavanje i ne hrđa.

Samostojeća parna pećnica

Karakteristike



Oznaka modela	DG 6001
Načini rada	
Priprema na pari	•
Komfor pri korištenju	
Zaslon	EasySensor
Priprema jela neovisna o količini	•
Prip. jela na 3 raz. istovremeno	•
Prikaz stvarne temperature	•
Signalni ton pri postizanju potrebne temperature	•
Komfor pri održavanju	
Plem. čelik/CleanSteel	–
Vanjski generator pare	•
Grijač u podnožju za redukciju kondenzata	•
Brzi utični zapor za bočne vodilice	•
Uklanjanje kamenca	•
Tehnologija pare i opskrba vodom	
MonoSteam	•
Volumen sprem. za svježju vodu u l	1,2
Spremnik za vodu s generatorom pare	•
Sigurnost	
Sust. hlad. uređaja i hlad. pred. str.	•
Sigurnosno isključivanje	•
Sustav hlađenja pare	•
Tehnički podaci	
Volumen prostora za pripremu jela u l	24
Broj razina umetanja	3
Smjer otvaranja vrata	lijevo
Temperature kod rada na pari u °C	–
Temperature kod rada na pari u °C	40–100
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	495 x 382 x 327
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,20
Osigurač u A	10
Priključni kabel	–
Isporučeni pribor	
Uklonjive bočne vodilice (par)	1
Perf. posuda od pl. čelika	2
Neperf. posuda od pl. čelika	–
Rešetka	–
Posuda za prikupljanje tekućine	1
Boja artikla	
Opsidijan crna	•

Što znači pojedina ikona?

Prikaz svih simbola za Miele parnu pećnicu



Upravljanje

Izravan odabir načina rada i vremena senzorskim tipkama, putem prikaza na zaslonu s tekстом u 4 retka



Izravan odabir načina rada i vremena senzorskim tipkama, putem prikaza na zaslonu s tekстом u 1 retku



Odabir temperature i vremena pomoću senzorskih tipki, prikaz na zaslonu od 7 segmenata



Volumen prostora za pripremu jela

Prostor za pripremu ima korisni volumen od 40 litara.



Prostor za pripremu ima korisni volumen od 24 litre.



Sous-vide priprema

Postupak pri kojem se jela nježno pripremaju u vakumiranom pakiranju.



Automatski programi

Potpuno automatska priprema jela, bez muke



Tehnologija pare

Brzo stvaranje pare i ravnomjerna raspodjela pare putem 2 otvora za paru.



Raspodjela pare kroz otvor za paru






Miele@home*

Zahvaljujući Miele@home svoje kućanske uređaje možete pametno umrežiti – za više mogućnosti.

* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.

Ugradbene parne pećnice 45 cm

Karakteristike



Oznaka modela	DG 2840	DG 7240	DG 7440
Prednosti			
Automatski programi	•	•	•
Održavanje topline	–	•	•
Načini rada			
Odmrzavanje	•	•	•
Priprema na pari	•	•	•
Sous-vide	–	–	•
Zagrijavanje	•	•	•
Komfor pri korištenju			
Umrežavanje s Miele@home	–	•	•
Zaslون	EasySensor	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen	•	•	•
SoftClose	•	•	•
MultiLingua	–	•	•
Prip. jela na 3 raz. istovremeno	•	•	•
Priprema jelovnika	•	•	–
Redukcija pare po isteku vremena pripreme	•	•	•
Vremenske funkcije	•	•	•
Osobni programi	–	–	•
Komfor pri održavanju			
Plem. čelik/CleanSteel	•	•	•
Prostor za pripremu jela od plemenitog čelika lanene strukture	•	•	•
Vanjski generator pare	•	•	•
Grijač u podnožju za redukciju kondenzata	•	•	•
Uklanjanje kamenca	•	•	•
CleanGlass vrata	•	•	•
Tehnologija pare i opskrba vodom			
DualSteam	•	•	•
Uklanjanje spremnika za svježiu vodu s Push2Release mehanizmom	•	•	•
Volumen sprem. za svježiu vodu u l	1,5	1,5	1,5
Sigurnost			
Sust. hlad. uređaja i hlad. pred. str.	•	•	•
Sigurnosno isključivanje	•	•	•
Tehnički podaci			
Volumen prostora za pripremu jela u l	40	40	40
Broj razina umetanja	4	4	4
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	–	–	2 LED sijalice
Temperature kod rada na pari u °C	40–100	40–100	40–100
Dimenzije niše (Š x V x D) u mm	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,60	3,60	3,60
Osigurač u A	16	16	16
Isporučeni pribor			
Perf. posuda od pl. čelika	2	2	2
Neperf. posuda od pl. čelika	1	1	1
Rešetka	1	1	1
Posuda za prikupljanje tekućine	1	1	1
Boja artikla			
Plemeniti čelik/CleanSteel	•	•	•
Opsidijan crna	•	•	•
Grafitno siva	–	•	•





Pečnice s parom



Užitak bez granica

Miele pećnice s parom

Prostorno štedljiva i svestrana

Kod Miele razlikujemo dvije kategorije pećnica s parom: DGC i DGC Pro.

DGC predstavlja uvod u svijet pećnica s parom. Ista je punopravna pećnica s emajliranim prostorom za pripremu i dodatno raspolaže funkcijom kuhanja na pari. Navedeno Vam omogućuje pripremu svestranih i raznolikih jela u jednom uređaju.

DGC Pro pored toga nudi mnoge svakodnevne i profesionalne funkcije. Prostor za pripremu jela od plemenitog čelika posebno je izdržljiv i vrlo jednostavan za čišćenje zahvaljujući funkciji čišćenja HydroClean. Također kod DGC Pro možete imati koristi od inovativne funkcije Sous-vide.

S DGC tijekom postupka pripreme možete dodati vlagu u načinu rada Klimatsko pečenje pomoću dodavanja mlazova pare. Time dobivate posebno rahli kruh sa sjajnom koricom i sočno pečenje.

Još preciznije možete prilagoditi klimu za pripremu namirnica s DGC Pro, preciznim postavljanjem vlage u točnom postotku i mogućnošću kombiniranja nekoliko koraka pripreme. Kao rezultat navedenoga, DGC Pro može kombinirati vlažnu i suhu toplinu u novi način rada – kombinirana priprema – i tako nudi 3 funkcije u jednom uređaju.

Raznolikost dimenzija

Naše pećnice s parom dostupne su u dvije različite veličine – odgovarajući uređaj za svaku kuhinju. Tako ćete u svakoj situaciji moći uživati u intenzivnom i zdravom užitku.




Za kompaktne niše – širine 60 cm, visine 45 cm

Idealno za ugradnju u 45 cm visoku i 60 cm široku nišu ili kombinirajte ugradnju s ladicom za održavanje topline ili vakumiranje visine 14 cm, u nišu dimenzija 60 x 60 cm. U DGC Pro, na tri razine umetanja, možete, kod volumena prostora za pripremu jela od 47 l, pripremiti brojna jela.



Klasika – širine 60 cm, visine 60 cm

Idealna za ugradnju u klasičnu nišu za pećnice dimenzija 60 cm x 60 cm. Zajedno s ladicom visine 29 cm može se savršeno ispuniti niša visine 88 cm. U DGC Pro četiri razine umetanja podijeljene na volumen prostora za pripremu jela od 67 l pružaju neograničene mogućnosti. DGC ima volumen prostora za pripremu jela od 76 l te 5 razina umetanja.



Koje praktične značajke želite?

Prednosti Miele* DGC pećnica s parom

SAMO MIELE MonoSteam

Poznatim MonoSteam (2,2 kW) postupkom stvaranja pare, kroz jednu mlaznicu para ulazi u prostor za pripremu Vašeg Miele uređaja. Raspodjeljuje se brzo i ravnomjerno oko Vaših namirnica te osigurava nježan postupak pripreme za optimalne rezultate.



SAMO MIELE Klimatsko pečenje¹⁾

Pecite bolje s dodatkom vlage: uživajte u neusporedivo mekanim tijestima i hrskavim koricama.

Automatski programi

Ukusna jela za tren oka: Kruh, kolač ili meso – sve se priprema potpuno automatski.



SAMO MIELE TasteControl²⁾

Automatsko brzo hlađenje sprječava neželjenu naknadnu pripremu, a po želji jela može održavati toplima.



Miele@home

Pametan život: zahvaljujući Miele@home svoje kućanske uređaje možete pametno umrežiti – za više mogućnosti.



SAMO MIELE PerfektClean oprema

Ponovo brzo čisto: Čišćenje je super lagano jer jela ne zagorijevaju.

* ovisno o modelu

¹⁾ s patentiranim uređajem za usisavanje vode, patent: EP 2 190 295 B1

²⁾ Patent: EP 1 714 083 B1

Što znači pojedina ikona?

Prikaz svih simbola za Miele DGC pećnicu s parom



Upravljanje

Izravan odabir načina rada i vremena senzorskim tipkama, putem prikaza na zaslonu s tekstom u 4 retka.



Izravan odabir načina rada i vremena senzorskim tipkama, putem prikaza na zaslonu s tekstom u 1 retku



PerfectClean

Oplemenjena površina s ne prijanjajućim učinkom za nenadmašan komfor pri čišćenju



Volumen prostora za pripremu jela

Pećnica s parom ima korisni volumen od 76 litara.



Kombinirani način rada

Kombinacija tradicionalnog načina pripreme i vlage. Ovisno o opremi postoje različite opcije.




Tehnologija pare

Raspodjela pare kroz otvor za paru .

Pećnice s parom s emajliranim prostorom za pripremu, 60 cm

Karakteristike



Oznaka modela	DGC 7250	DGC 7450
Prednosti		
TasteControl	•	•
Brzo zagrijavanje	•	•
Crisp funkcija	–	•
Načini rada		
Automatika pečenja	•	•
Priprema na pari	•	•
Načini rada s roštiljem	•	•
Vrući zrak plus	•	•
Intenzivno pečenje	•	•
Klimatsko pečenje	•	•
Gornji i donji grijač	•	•
Donji grijač	•	•
Posebne primjene	–	•
Komfor pri korištenju		
Umrežavanje s Miele@home	•	•
Zaslon	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen	•	•
SoftClose	•	•
MultiLingua	•	•
Vremenski prog. dodavanje pare	–	•
Priprema jela neovisna o količini	•	•
Vremenske funkcije	•	•
Osobni programi	–	•
Učinkovitost i održivost		
Raz. ener. učin. (A+++ – D)	A+	A+
Komfor pri održavanju		
Plem. čelik/CleanSteel	•	•
Emajlirani prostor za pripremu jela s PerfectClean slojem i katalitičkom stražnjom stjenkom	•	•
Vanjski generator pare	•	•
Programi za održavanje	•	•
CleanGlass vrata	•	•
Tehnologija pare i opskrba vodom		
MonoSteam	•	•
Usisna cijev za vodu	•	•
Sigurnost		
Sust. hlad. uređaja i hlad. pred. str.	•	•
Sigurnosno isključivanje	•	•
Tehnički podaci		
Volumen prostora za pripremu jela u l	76	76
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	1 halogena sijalica	1 LED sijalica
Temperature kod pečenja u °C	30–250	30–250
Temperature kod rada na pari u °C	70–100	70–100
Dimenzije niše (Š x V x D) u mm	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,50	3,50
Osigurač u A	16	16
Isporučeni pribor		
Univerzalni lim s PerfectClean slojem	1	1
Rešetka s PerfectClean slojem	1	1
FlexiClip vodilice (par)	–	–
FlexiClip vodilice s PF slojem	1	1
Bočne vodilice s PerfectClean	1	1
Perf. posuda od pl. čelika	1	1
Neperf. posuda od pl. čelika	1	1
Boja artikla		
Plemeniti čelik/CleanSteel	•	•
Grafitno siva	•	•
Opsidijan crna	•	•



Koje praktične značajke želite?

Prednosti Miele* DGC Pro pećnica s parom

SAMO MIELE DualSteam

Savršeno kuhanje: Zahvaljujući DualSteam funkciji para se ravnomjerno raspoređuje i jamči najbolje rezultate pripreme. Savršenstvo baš po Vašem ukusu: Miele DGC Pro pećnica s parom zaslužna je za najbolje rezultate pripreme. Brzo zagrijavanje i vrijeme pripreme te ravnomjerna raspodjela pare olakšavaju Vam pripremu jela – zahvaljujući vanjskom generatoru pare od 3,3 kW te specijalnim rasporedom i usmjeravanjem obje DualSteam mlaznice. Navedeno također osigurava da je Vaša namirnica pripremljena na način koji je posebno nježan prema vitaminima.



SAMO MIELE Kombinirana priprema

Čisti užitak: savršeni rezultati zahvaljujući u postotku preciznoj kombinaciji suhe i vlažne topline tijekom nekoliko koraka pripreme.

SAMO MIELE Mix & Match

Brzo i zdravo: Istovremeno, na jednom tanjuru možete kombinirano pripremiti ili zagrijati različite namirnice.



HydroClean

Blistavo čisto: zahvaljujući HydroClean, prostor za pripremu Vaše Miele pećnice s parom čisti se potpuno automatski.



SAMO MIELE Automatska priprema jelovnika

Precizno pripremljeno: Istovremena priprema različitih namirnica na pari.



SAMO MIELE Motorizirana podizna upravljačka ploča sa SoftClose¹⁾

Praktično: jednim dodiranjem otvarate i zatvarate upravljačku ploču – iza ćete pronaći spremnik za vodu.

Što znači pojedina ikona?

Prikaz svih simbola za Miele DGC Pro pećnicu s parom



M Touch

Upravljanje

Intuitivno upravljanje velikim zaslonom na dodir. Jednostavno i brzo upravljanje dodirom prsta.



M Touch S

Intuitivno upravljanje zaslonom na dodir. Jednostavno i brzo upravljanje dodirom prsta.



DirectSensor

Izravan odabir načina rada i vremena senzorskim tipkama, putem prikaza na zaslonu s tekstom u 4 retka.



HydroClean

HydroClean

Automatska i jednostavna funkcija samostalnog čišćenja



67 l

Volumen prostora za pripremu jela

Pećnica s parom ima korisni volumen od 67 litara.



47 l

Pećnica s parom ima korisni volumen od 47 litara.



Sous-vide

Sous-vide priprema

Postupak pri kojem se jela nježno pripremaju u vakumiranom pakiranju.



Kombinirana priprema

Kombinirani način rada

Savršeni rezultati pečenja kombiniranjem suhe i vlažne topline.



DualSteam

Tehnologija pare

Brzo stvaranje pare i ravnomjerna raspodjela pare kroz 2 otvora za paru.



DirectWater Plus

Opskrba vodom

Priključak na dovod svježe vode i odvod za praktičnu pripremu parom.




Water Container

Uklonjivi spremnik za vodu za lakše punjenje i pražnjenje.

Pećnice s parom s prost. za prip. od plem. čelika, 45 cm

Karakteristike



Oznaka modela	DGC 7440 HC Pro	DGC 7440 HCX Pro	DGC 7840 HC Pro	DGC 7840 HCX Pro
Izvedba i dizajn				
Bez ručke	–	•	–	•
Prednosti				
Klimatski senzor	•	•	•	•
Mix & Match	•	•	•	•
Termometar za hranu	–	–	bežični	bežični
Automatski programi	•	•	•	•
Načini rada				
Kombinirana priprema	•	•	•	•
Priprema na pari	•	•	•	•
Sous-vide	•	•	•	•
Gourmet pečenje	•	•	•	•
Vrući zrak plus	•	•	•	•
Gornji i donji grijač	•	•	•	•
Komfor pri korištenju				
Umrežavanje s Miele@home	•	•	•	•
Zaslon	DirectSensor	DirectSensor	M Touch	M Touch
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	–	•	–
MultiLingua	•	•	•	•
Motor. podizna uprav. ploča	•	•	•	•
Priprema jela neovisna o količini	•	•	•	•
Automatska priprema jelovnika	•	•	•	•
Vremenske funkcije	•	•	•	•
Osobni programi	•	•	•	•
Senzor približavanja MotionReact	–	–	•	•
Učinkovitost i održivost				
Raz. ener. učin. (A+++ – D)	A+	A+	A+	A+
Komfor pri održavanju				
Prostor za pripremu jela od plemenitog čelika lanene strukture	•	•	•	•
Vanjski generator pare	•	•	•	•
HydroClean	•	•	•	•
Programi za održavanje	•	•	•	•
Tehnologija pare i opskrba vodom				
DualSteam	•	•	•	•
Posuda za svjež u vodu, iza podizne upravljačke ploče	•	•	•	•
DirectWater plus	–	–	–	–
Sigurnost				
Sust. hlad. uređaja i hlad. pred. str.	•	•	•	•
Sigurnosno isključivanje	•	•	•	•
Tehnički podaci				
Volumen prostora za pripremu jela u l	47	47	47	47
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperature kod pečenja u °C	30–230	30–230	30–230	30–230
Temperature kod rada na pari u °C	40–100	40–100	40–100	40–100
Dimenzije niše (Š x V x D) u mm	560-568 x 450-452 x 555	560-568 x 450-452 x 555	560-568 x 450-452 x 555	560-568 x 450-452 x 555
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,40	3,40	3,40	3,40
Osigurač u A	16	16	16	16
Isporučeni pribor				
Univerzalni lim s PerfectClean slojem	1	1	1	1
Rešetka s PerfectClean slojem	1	1	1	1
FlexiClip vodilice s PF slojem	–	–	1	1
Uklonjive bočne vodilice (par)	1	1	1	1
Perf. posuda od pl. čelika	1	1	2	2
Neperf. posuda od pl. čelika	1	1	1	1
Boja artikla				
Plemeniti čelik/CleanSteel	•	–	•	–
Grafitno siva	•	•	•	•
Opsidijan crna	•	•	•	•

Pećnice s parom s prost. za prip. od plem. čelika, 45 cm

Karakteristike



Oznaka modela	DGC 7845 HC Pro
Izvedba i dizajn	
Bez ručke	–
Prednosti	
Klimatski senzor	•
Mix & Match	•
Termometar za hranu	bežični
Automatski programi	•
Načini rada	
Kombinirana priprema	•
Priprema na pari	•
Sous-vide	•
Gourmet pečenje	•
Vrući zrak plus	•
Gornji i donji grijač	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Zaslon	M Touch
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Motor. podizna uprav. ploča	•
Priprema jela neovisna o količini	•
Automatska priprema jelovnika	•
Vremenske funkcije	•
Osobni programi	•
Senzor približavanja MotionReact	•
Učinkovitost i održivost	
Raz. ener. učin. (A+++ – D)	A+
Komfor pri održavanju	
Prostor za pripremu jela od plemenitog čelika lanene strukture	•
Vanjski generator pare	•
HydroClean	•
Programi za održavanje	•
Tehnologija pare i opskrba vodom	
DualSteam	•
Posuda za svježu vodu, iza podizne upravljačke ploče	•
DirectWater plus	•
Sigurnost	
PerfectClean i kat. str. stj.	•
Sigurnosno isključivanje	•
Tehnički podaci	
Volumen prostora za pripremu jela u l	47
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	BrilliantLight
Temperature kod pečenja u °C	30–230
Temperature kod rada na pari u °C	40–100
Dimenzije niše (Š x V x D) u mm	560-568 x 450-452 x 555
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,40
Osigurač u A	16
Isporučeni pribor	
Univerzalni lim s PerfectClean slojem	1
Rešetka s PerfectClean slojem	1
FlexiClip vodilice s PF slojem	1
Uklonjive bočne vodilice (par)	1
Perf. posuda od pl. čelika	2
Neperf. posuda od pl. čelika	1
Boja artikla	
Plemeniti čelik/CleanSteel	•
Grafitno siva	•
Opsidijan crna	•

Pećnice s parom s prost. za prip. od plem. čelika, 60 cm

Karakteristike



Oznaka modela	DGC 7860 HC Pro	DGC 7860 HCX Pro	DGC 7865 HC Pro
Izvedba i dizajn			
Bez ručke	–	•	–
Prednosti			
Klimatski senzor	•	•	•
Mix & Match	•	•	•
Termometar za hranu	bežični	bežični	bežični
Automatski programi	•	•	•
Načini rada			
Kombinirana priprema	•	•	•
Priprema na pari	•	•	•
Sous-vide	•	•	•
Gourmet pečenje	•	•	•
Vrući zrak plus	•	•	•
Gornji i donji grijač	•	•	•
Komfor pri korištenju			
Umrežavanje s Miele@home	•	•	•
Zaslona	M Touch	M Touch	M Touch
SoftOpen	•	•	•
SoftClose	•	–	•
MultiLingua	•	•	•
Motor. podizna uprav. ploča	•	•	•
Priprema jela neovisna o količini	•	•	•
Automatska priprema jelovnika	•	•	•
Vremenske funkcije	•	•	•
Osobni programi	•	•	•
Senzor približavanja MotionReact	•	•	•
Učinkovitost i održivost			
Raz. ener. učin. (A+++ – D)	A+	A+	A+
Komfor pri održavanju			
Prostor za pripremu jela od plemenitog čelika lanene strukture	•	•	•
Vanjski generator pare	•	•	•
HydroClean	•	•	•
Programi za održavanje	•	•	•
Tehnologija pare i opskrba vodom			
DualSteam	•	•	•
Posuda za svjež u vodu, iza podizne upravljačke ploče	•	•	–
DirectWater plus	–	–	•
Sigurnost			
Sust. hlad. uređaja i hlad. pred. str.	•	•	•
Sigurnosno isključivanje	•	•	•
Tehnički podaci			
Volumen prostora za pripremu jela u l	67	67	67
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperature kod pečenja u °C	30–230	30–230	30–230
Temperature kod rada na pari u °C	40–100	40–100	40–100
Dimenzije niše (Š x V x D) u mm	560-568 x 590-595 x 555	560-568 x 590-595 x 555	560-568 x 590-595 x 555
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,45	3,45	3,45
Osigurač u A	16	16	16
Isporučeni pribor			
Univerzalni lim s PerfectClean slojem	1	1	1
Rešetka s PerfectClean slojem	1	1	1
FlexiClip vodilice s PF slojem	1	1	1
Uklonjive bočne vodilice (par)	1	1	1
Perf. posuda od pl. čelika	2	2	2
Neperf. posuda od pl. čelika	1	1	1
Boja artikla			
Plemeniti čelik/CleanSteel	•	–	•
Grafitno siva	•	•	•
Opsidijan crna	•	•	•





Parne pećnice s mikrovalovima



SEALING FINEST 100%
S'ILLA
FRANTICO



Miele parne pećnice s mikrovalovima

Priprema na pari, kuhanje i zagrijavanje u jednom uređaju Miele je prvi proizvođač kojem je uspelo u jednom ugradbenom uređaju objediniti prednosti parne pećnice i mikrovalne pećnice – u parnoj pećnici s mikrovalovima.

Želite li na raspolaganju imati što više vrsta pripreme, ali ne i toliko puno uređaja ugraditi u svoju kuhinju?

S ovim inovativnim kombiniranim ugradbenim uređajem Miele pruža savršenu nadopunu Vašoj pećnici, čime dobivate kvalitetnu parnu pećnicu i uređaj s mikrovalovima u jednom! Optimalno rješenje za kuhinju, u kojoj na raspolaganju imate samo dvije niše za ugradnju.



Koje praktične značajke želite?

Prednosti* Miele parne pećnice s mikrovalovima

SAMO MIELE DualSteam

Savršenstvo baš po Vašem ukusu: kao idealna nadopuna Vašoj pećnici i kuhinjskoj ploči Miele parna pećnica s mikrovalovima zaslužna je za najbolje rezultate pripreme. Brzo zagrijavanje i vrijeme pripreme te ravnomjerna raspodjela pare olakšavaju Vam pripremu jela – navedeno uspijeva učinkovitim vanjskim generatorom pare (3,3 kW) te specijalnim rasporedom i usmjeravanjem obaju DualSteam sapnica.



3 u 1

Kombinirajte uz uštedu prostora: mikrovalna funkcija, para i brza priprema najbolju moguću fleksibilnost.



Brza priprema

Štedi vrijeme: kombinirajte pripremu na pari s mikrovalovima i uživajte u brznoj pripremi bez gubitka na kvaliteti.




SAMO MIELE Prostor za pripremu jela od plemenitog čelika lanene strukture

Kvalitetno i lako održavanje: naše parne pećnice s mikrovalovima opremljene su prostorom za pripremu jela od plemenitog čelika.



Automatski programi

Ukusna jela u tren oka: riba, meso ili povrće – sve se automatski priprema.



Quick & Gentle

Savršeni rezultati u najkraćem vremenu: zbog inovativne tehnologije, snaga mikrovalova se regulira bez stupnjevanja.

Što znači pojedina ikona?

Prikaz svih simbola za Miele parnu pećnicu s mikrovalovima



Upravljanje

Intuitivno upravljanje velikim zaslonom na dodir. Jednostavno i brzo upravljanje dodirom prsta.



Intuitivno upravljanje zaslonom na dodir. Jednostavno i brzo upravljanje dodirom prsta.



Izravan odabir načina rada i vremena senzorskim tipkama, putem prikaza na zaslonu s tekstom u 4 retka.



Volumen prostora za pripremu jela

Volumen prostora za pripremu jela: 40 litara



Snaga mikrovalova

Snaga mikrovalova do 1000 W.



Tehnologija pare

Brzo stvaranje pare i ravnomjerna raspodjela pare kroz 2 otvora za paru.



DirectWater

Priključak na dovod svježe vode za praktičnu pripremu parom.




MotionReact

Vaš Miele uređaj reagira na približavanje.

Parne pećnice s mikrovalovima

Karakteristike



Oznaka modela	DGM 7440	DGM 7840
Prednosti		
Quick & Gentle	•	•
Automatski programi	•	•
Održavanje topline	•	•
Načini rada		
Odmrzavanje	•	•
Priprema na pari	•	•
Brza priprema	•	•
Sous-vide	•	•
Zagrijavanje	•	•
Mikrovalovi	•	•
Komfor pri korištenju		
Umrežavanje s Miele@home	•	•
Zaslon	DirectSensor	M Touch
SoftOpen	•	•
MultiLingua	•	•
Prip. jela na 3 raz. istodobno	•	•
Automatska priprema jelovnika	•	•
Redukcija pare po isteku vremena pripreme	•	•
Vremenske funkcije	•	•
Osobni programi	•	•
Senzor približavanja MotionReact	–	•
Komfor pri održavanju		
Plem. čelik/CleanSteel	•	•
Prostor za pripremu jela od plemenitog čelika lanene strukture	•	•
Vanjski generator pare	•	•
Grijač u podnožju za redukciju kondenzata	•	•
Uklanjanje kamenca	•	•
CleanGlass vrata	•	•
Tehnologija pare i opskrba vodom		
DualSteam	•	•
Uklanjanje spremnika za svježju vodu s Push2Release mehanizmom	•	•
Volumen spremnika za svježju vodu l	1,5	1,5
DirectWater	–	–
Sigurnost		
Sust. hlad. uređaja i hlad. pred. str.	•	•
Sigurnosno isključivanje	•	•
Tehnički podaci		
Volumen prostora za pripremu jela u l	40	40
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	2 LED sijalice	2 LED sijalice
Elek. regulirana snaga MV	•	•
Razine snage mikrovalova u W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Temperature kod rada na pari u °C	40–100	40–100
Dimenzije niše (Š x V x D) u mm	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,30	3,30
Osigurač u A	16	16
Isporučeni pribor		
Uklonjive bočne vodilice (par)	1	1
Perf. posuda od pl. čelika	2	2
Neperforirana posuda za kuhanje od plemenitog čelika, visine 40 mm	1	1
Neperforirana posuda za kuhanje od plemenitog čelika, visine 80 mm	–	1
Rešetka	1	1
Staklena posuda	1	1
Boja artikla		
Plemeniti čelik/CleanSteel	•	•
Grafitno siva	•	•
Opsidijan crna	•	•

900

750

600



Mikrovalne pećnice

450



450

300



Aut

Riba na žaru



OK



Izvedbe

Vaša kuhinja: individualna poput Vašeg života i Vaših navika. Vaši uređaji: odgovaraju prostornom uređenju i preferiranom načinu upravljanja. Miele mikrovalne pećnice dostupne su u različitim izvedbama – kako bi mogli svoju kuhinju opremiti po mjeri i prema osobnim željama.

Miele nudi mikrovalne pećnice dostupne u dvije osnovne izvedbe: fiksno se ugrađuju u nišu ili su samostojeći uređaji. Bezvremenskim dizajnom i inteligentnom filozofijom upravljanja one se bez prijelaza integriraju u Miele dizajn kuhinje.

Koji uređaj želite?

Raznolikost Miele uređaja s mikrovalovima

Dimenzija niša i raznolikost dimenzija

Planirate li novu kuhinju ili želite uređaj ugraditi u postojeću kuhinju: Miele mikrovalne pećnice mogu se integrirati u sve ugradbene niše. Prostor koji Vam stoji na raspolaganju možete optimalno iskoristiti: različiti uređaji imaju različite dimenzije prostora za pripremu jela te prilagođene okretne tanjure.



- 36 cm visine, 60 cm širine
- 45 cm visine, 60 cm širine



- 17 l prostor za pripremu jela
- 46 l prostor za pripremu jela

Koncept upravljanja



Miele TopControl ugradbeni uređaji

Ostvarite savršenu homogenost dizajna u Vašoj kuhinji: Miele mikrovalne pećnice s gore postavljenom upravljačkom pločom bešavno se integriraju s ostalim Miele ugradbenim uređajima. Tako da prilikom planiranja izgleda kuhinje imate veliku fleksibilnost. Vrata uređaja mogu se – kao kod pećnica – otvarati prema dolje. Zahvaljujući gore postavljenom upravljanju, imate više unutarnjeg prostora.



Miele SideControl ugradbeni uređaji

Naši SideControl uređaji su također usklađeni s ostalim Miele ugradbenim uređajima – upravljanje je na klasičan način smješteno sa strane. SideControl ugradbene uređaje možete postaviti vertikalno te kombinirati s ostalim Miele ugradbenim uređajima. Vrata uređaja otvaranju se na stranu.

Načini rada

Doživite kulinarsku čaroliju s mikrovalovima – od zagrijavanja do odmrzavanja. Iznenađite se s raznim mogućnostima koje Vam mikrovalna pećnica može ponuditi u svakodnevnom životu.

Samostalne mikrovalne pećnice

Vaša Miele mikrovalna pećnica može, u samostalnom radu, odraditi više nego što Vi mislite: na primjer, zagrijati čašu mlijeka, pripremiti konfituru, otopiti čokoladu, pripremiti povrće, odmrznuti ribu ili oguliti bademe.

Mikrovalne pećnice sa roštiljem

U mikrovalnoj pećnici možete pripremiti i ribu: s integriranim kvarcnim roštiljem možete dodatno zapeći namirnice, nakon pripreme. Ili ga možete koristiti za pečenje i roštiljanje. Uživati možete i u tostima, povrću ili škampima – a nabujak od povrća možete napraviti s ukusnom koricom od zapečenog sira.



900

750

600

450

450

300

Auto

Auto

Start

12:00

Power

Power

Power

Power

Progress bar

Power

OK

Power

Start

Koje su Vam praktične značajke važne?

Prednosti* Miele mikrovalnih pećnica

**SAMO
MIELE**

XL prostor za pripremu jela

S iskoristivim volumenom prostora od 46 litara, naši uređaji Vam nude TopControl upravljanje s velikim prostorom za kreativnu kuhinju, kojeg možete fleksibilno koristiti.



Automatski programi

Pripremite jela bez napora: jednostavno podesite program i odaberite težinu – ostalo će napraviti uređaj.

Brzi mikrovalovi

Štede vrijeme: odaberite odmah najveću razinu snage mikrovalova – prema Vašim navikama.



Prostor za pripremu jela od plemenitog čelika

Učinkovito: unutarnji prostor od plemenitog čelika ima savršenu raspodjelu topline i jednostavno se čisti.



Kombinirani način rada

Uštedite vrijeme i poboljšajte rezultat: u kombiniranom načinu rada istovremeno pripremate i zapečete jela.



EasySensor

Novo ruho klasičara: Miele SideControl uređaji su opremljeni s upravljanjem osjetljivim na dodir.

Što znači pojedina ikona?

Prikaz svih simbola za Miele uređaje s mikrovalovima



DirectSensor S

Filozofija upravljanja

Izravan odabir načina rada i vremena senzorskim tipkama, putem prikaza na zaslonu s tekстом u 1 retka.



EasySensor

Odabir snage u W i vremena pomoću senzorskih tipki, prikaz na zaslonu od 7 segmenata.



EasyControl

Okretnim regulatorom birate način rada i snagu u W.

Snaga



1000 W

Snaga mikrovalova do 1000 W.



900 W

Snaga mikrovalova do 900 W.



800 W

Snaga mikrovalova do 800 W.

Kvarcni roštilj



Kvarcni grijač

Za dodatno gratiniranje jela nakon pripreme.

Popcorn (Kokice)



Popcorn

Za brzu i jednostavnu pripremu svježih kokica.

Automatski programi



Automatski programi

Jednostavno odmrzavanje, priprema jela i priprema svježih namirnica.

Okretni tanjur






40 cm

Na okretnom tanjuru je dovoljno mjesta za posude različite veličine ili više posuda.

Ugradbene mikrovalne pećnice

Karakteristike



Oznaka modela	M 2230 SC	M 2234 SC	M 7240 TC	M 7244 TC
Izvedba i dizajn				
TopControl	-	-	•	•
SideControl	•	•	-	-
Prednosti				
Održavanje topline	•	•	•	•
Kvarcni roštilj	-	•	-	•
Načini rada				
Automatski programi	•	•	•	•
Samostalna uporaba mikrovalova	•	•	•	•
Kombinirani način rada mikrovalova/roštilja	-	•	-	•
Komfort pri korištenju				
Zaslom	EasySensor	EasySensor	DirectSensor S	DirectSensor S
SoftOpen	-	-	•	•
SoftClose	-	-	•	•
MultiLingua	-	-	•	•
Popcorn funkcija	-	-	•	•
Vremenske funkcije	•	•	•	•
Brzi mikrovalovi	•	•	•	•
Individualne postavke	•	•	•	•
Komfort pri održavanju				
Plem. čelik/CleanSteel	-	-	•	-
Prostor za pripremu jela od plemenitog čelika	•	•	•	•
CleanGlass vrata	-	-	•	•
Sigurnost				
PerfectClean i kat. str. stj.	-	•	-	•
Blokada uključivanja	•	•	•	•
Zaštitna sklopka	•	•	•	•
Tehnički podaci				
Volumen prostora za pripremu jela u l	17	17	46	46
Smjer otvaranja vrata	lijevo	lijevo	dolje	dolje
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	1 LED sijalica	1 LED sijalica	1 LED sijalica	1 LED sijalica
Visina prostora za pripremu jela u cm	20,2	20,2	23,2	23,2
Promjer okretnog tanjura u cm	27,2	27,2	40,6	40,6
Elek. regulirana snaga MV	•	•	•	•
Razine snage mikrovalova u W	80/150/300/450/600/800	80/150/300/450/600/800	80/150/300/450/600/750/900	80/150/300/450/600/750/900
Snaga roštilja u W	-	800	-	1500
Dimenzije niše (Š x V x D) u mm	562-568 x 350-362 x 310	562-568 x 350-362 x 310	562-568 x 450-452 x 550	562-568 x 450-452 x 550
Ventilacija neovisna o niši	•	•	•	•
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,25	1,25	1,6	1,6
Broj faza	1	1	1	1
Osigurač u A	10	10	10	10
Isporučeni pribor				
Rešetka za roštilj	-	1	-	1
Gourmet posuda	-	1	-	1
Boja artikla				
Plemeniti čelik/CleanSteel	-	-	•	-
Opsidijan crna	•	•	-	•



**Gourmet
ladice za održavanje topline**



Miele Gourmet ladicice za održavanje topline



Optimalno prilagođene Vašim zahtjevima

Izbor Miele Gourmet ladice za održavanje topline

Naše Miele Gourmet ladice za održavanje topline dostupne su u tri veličine – za različite situacije ugradnje i dimenzije – za jedinstven ukupni dojam kuhinje.



Klasika – 14 cm visine, 60 cm širine

Zahvaljujući svojoj visini od 14 cm Miele Gourmet ladicu za održavanje topline možete optimalno kombinirati s kompaktnim uređajem visine 45 cm, kao primjerice s Miele aparatom za kavu, parnom pećnicom, kombiniranom parnom pećnicom ili pećnicom s mikrolavima – za najbolju iskoristivost Vaše niše visine 60 cm.



Ekstra veličina – 29 cm visine, 60 cm širine

Miele Gourmet ladicu za održavanje topline od 29 cm visine pruža posebno puno mjesta. Zajedno s klasičnom pećnicom visine 60 cm ili kombiniranom parnom pećnicom XXL dobiti ćete savršenu kombinaciju za nišu visine 88 cm te ćete na taj način optimalno iskoristiti raspoloživ prostor.



Miele

Miele

Koje praktične značajke želite?

Prednosti* Miele Gourmet ladicice za održavanje topline

**SAMO
MIELE**

Priprema jela na niskim temperaturama

Pripremite kvalitetno meso s načinom rada pri niskim temperaturama: s ovom profesionalnom metodom meso se priprema na nižim temperaturama, zato se ne gube arome i hranjive tvari. Jela od mesa su ukusna, aromatizirana i sočna te se mogu poslužiti odmah po završetku pripreme. Budući da je sok od pečenja ravnomjerno raspoređen, nije potrebno vrijeme mirovanja.



Četiri načina rada

4 u 1: zagrijavanje šalice ili tanjura, održavanje topline jela ili priprema pri niskim temperaturama.



SensorTouch upravljanje

Elegantno i jednostavno za održavanje: s upravljanjem osjetljivim na dodir, u ravni površine, ostvareno je najmodernije upravljanje.



Push2Open

Brzo otvaranje: lagani pritisak na ladicu je dovoljan.



Funkcija tajmera

Tako ostajete fleksibilni: ladicica se samostalno isključuje nakon isteka programiranog vremena.



Raznolikost primjene

S Miele Gourmet ladicicom za održavanje topline možete i isušivati, sušiti začinsko bilje, dizati tijesto, topiti čokoladu i puno više.

Što znači pojedina ikona?

Prikaz svih simbola za Miele Gourmet ladice za održavanje topline



Upravljanje

Izravan odabir načina rada, temperatura i vremena senzorskim tipkama



Visina uređaja

Zapremnina: servis za 6 osoba



Zapremnina: servis za 12 osoba



Priprema jela na niskim temperaturama

S niskim temperaturama jela od mesa automatski postaju specijaliteta.



Push2open

Aktiviranje automatike otvaranja laganim pritiskom na ladicu.



Tajmer

Tajmer od 4 sata, koje se samostalno isključuje nakon isteka programiranog vremena.




Miele@home

Zahvaljujući Miele@home* svoje kućanske uređaje možete pametno umrežiti – za više mogućnosti.

* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.

Gourmet ladica za održavanje topline

Karakteristike



Oznaka modela	ESW 7010	ESW 7020
Izvedba i dizajn		
Bez ručke	•	•
Načini rada		
Zagrijavanje šalice	•	•
Zagrijavanje tanjura	•	•
Održavanje topline jela	•	•
Priprema jela na niskim temperaturama	•	•
Komfor pri korištenju		
Umrežavanje s Miele@home	•	•
Zapremnina	Pribor za jelo za 6 osoba	Pribor za jelo za 12 osoba
Push2open mehanizam	•	•
Potpuno izvlačenje za jednostavno punjenje i pražnjenje	•	•
Upravljačka ploča sa senzorskim tipkama	•	•
Programiranje završetka	•	•
Funkcija tajmera	•	•
Komfor pri održavanju		
Površina od plemenitog čelika/CleanSteel	–	–
Upravljačka ploča u ravni površine	•	•
Sigurnost		
Hladna prednja strana	•	•
Podložak protiv klizanja	•	•
Sigurnosno isključivanje	•	•
Tehnički podaci		
Temperatura u °C	40–85	40–85
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570
Iskoristiva visina unutrašnjosti u mm	80	230
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,70	0,70
Osigurač u A	10	10
Duljina električnog kabela u m	2,0	2,0
Temperature u °C	–	–
Isporučeni pribor		
Podložak protiv klizanja	1	1
Rešetka za povećanje površine za odlaganje	–	1
Boja artikla		
Grafitno siva	•	•
Opsidijan crna	•	•

Ladice za vakumiranje





Zadržite dobar okus

Raznovrsnost Miele ladiće za vakumiranje

Miele ladića za vakumiranje nudi Vam brojne mogućnosti primjene: vakumiranje će očuvati kvalitetu Vaših jela, trajnost ili ih pripremiti za Sous-vide način pripreme. Navedeno je moguće zahvaljujući pakiranju u foliju, ekstrakciji zraka i nepropusnom zatvaranju. Na taj način možete jednostavno vakimirati ostatke jela i zatim ih zamrznuti – hranjive tvari, okus i vitamini ostati će puno dulje očuvani nego kod uobičajenih načina zamrzavanja te se ne stvaraju tragovi zamrzavanja. Osim toga uštedjet ćete na prostoru u hladnjaku. Vakimirati možete i tekućine poput primjerice juha. Porcioniranje, pohranjivanje i pripremanje za pripremu – sve s jednim uređajem.



Za intenzivan doživljaj okusa

Sous-vide pripremom jela pripremate u vakuum vrećici, pri konstantno niskoj temperaturi, u parnoj pećnici. Posebno se preporučuje za pripremu mesa, ribe, povrća i voća, s obzirom da se u ovom postupku arome razvijaju posebno intenzivno. Začini kao i marinade optimalno se povezuju s jelima i postižu izvrstan okus.

Praktični pomagač u kuhinji

Namirnice su najukusnije kad su svježije. Ipak uspijevate svaki dan kupiti svježije sastojke za kuhanje? A što kada ostane višak? S Miele ladicom za vakumiranje možete bitno duže održati svježinu namirnica. Ekstrakcijom zraka a tako i kisika, puno se duže zadržava svježina nego kod uobičajene pohrane u pretincu za zamrzavanje ili u hladnjaku – bilo da se radi o mesu, povrću ili voću.

Ako rado pripremate veće porcije, tako da ih možete koristiti kasnije – primjerice nekoliko dana kasnije – podgrijane, ladića za vakumiranje Vam osigurava potpun doživljaj okusa kao i prvog dana pripreme. Ovako kuhate primjerice za vikend, u miru i s užitkom, pa pojedine porcije vakumirate i pohranite u hladnjak. Tako možete sasvim spontano, nakon dugog radnog dana sredinom tjedna uživati u ukusnim jelima.





Koje praktične značajke želite?

Prednosti Miele ladice za vakumiranje

Vakumiranje

Zagrijavanjem zraka i kisika namirnice su optimalno pripremljene za Sous-vide način pripreme u parnoj pećnici. Osim toga u vrećici za vakumiranje možete posve lako formirati porcije, pohraniti, marinirati ili ponovo zatvoriti ribu, meso i povrće. Još jedna prednost: kako biste postigli maksimalnu trajnost namirnice vakumirajte prije no što iste zamrznete – vitamini i okus na taj će način ostati najbolje očuvani te ne nastaju tragovi zamrzavanja. Ujedno štedite na prostoru u zamrzivaču.



SensorTouch upravljanje

Elegantno i jednostavno za održavanje: s upravljanjem osjetljivim na dodir, u ravnini površine, ostvareno je najmodernije upravljanje.



Tri stupnja vakumiranja

Individualno podešavanje: prilikom vakumiranja birajte između tri stupnja – u skladu s namirnicom.



Push2Open

Brzo otvaranje: lagani pritisak na ladicu je dovoljan.



Namirnice prikladne za vakumiranje

Sigurno zapakirano: Miele vrećice za vakumiranje su temperaturno postojane, prozračne i okusom neutralne.



Posude za vakumiranje za ponovno korištenje

Održiva alternativa: posude za vakumiranje možete uvijek iznova koristiti za razliku od vrećica.

Što znači pojedina ikona?

Prikaz svih simbola za Miele ugradbene ladice za vakumiranje



Upravljanje

Izravan odabir načina rada, temperatura i vremena senzorskim tipkama.



Visina uređaja

Možete koristiti spremnike i vrećice veličine od 250 x 350 mm i visine od 80 mm.



Vakumiranje

Izvlači zrak iz vrećice za vakumiranje.



Push2open

Aktiviranje automatike otvaranja laganim pritiskom na ladicu.



Potpuno izvlačenje

Ladica se za jednostavno punjenje i pražnjenje može potpuno otvoriti.



Oslonac za vrećice

Olakšava rukovanje manjim vrećicama za vakumiranje.

Ladica za vakumiranje

Karakteristike



Oznaka modela	EVS 7010
Izvedba i dizajn	
Bez ručke	•
Prednosti	
Pripremljeno za Sous-vide pripremu	•
Dulja trajnost namirnica	•
Mariniranje namirnica	•
Raznolikost primjene	
Vakumiranje namirnica	•
Mariniranje namirnica	•
Porcioniranje namirnica	•
Vakumiranje posuda	•
Ponovno zatvaranje originalnog pakiranja	•
Zatvaranje staklenki	•
Vakumiranje tekućina	•
Komfort pri korištenju	
Veličina vakuum komore u l	8,0
Maksimalna veličina vrećice u mm	350
Push2open mehanizam	•
Potpuno izvlačenje za jednostavno punjenje i pražnjenje	•
Upravljačka ploča sa senzorskim tipkama	•
Jačina vakumiranja u stupnjevima	1–3
LED prikaz snage vakumiranja	•
Jačina vakumiranja za vanjsku posudu u stupnjevima	1–3
Prikaz snage vakumiranja za vanjsku posudu putem LED	•
Vrijeme zavarivanja u stupnjevima	1 - 3
LED prikaz trajanja zavarivanja	•
Stop funkcija	•
Tehnika vakumiranja	
Snaga rada pumpe u m ³ /h	4
Komfort pri održavanju	
Upravljačka ploča u ravni površine	•
Napomena za odvlaživanje tlačne pumpe	•
Izmjenjive letvice za zavarivanje	•
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	595 x 141 x 570
Iskoristiva visina unutrašnjosti u mm	80
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,32
Osigurač u A	10
Duljina električnog kabela u m	1,8
Isporučeni pribor	
Adapter za posudu za vakumiranje	1
Oslonac za vrećice	1
Broj vrećica za vakumiranje 180 x 280 mm	50
Broj vrećica za vakumiranje 240 x 350 mm	50
Boja artikla	
Grafitno siva	•
Opsidijan crna	•

Električne i indukcijske ploče za kuhanje

Miele
INDUCTION

Miele ploče za kuhanje



Izvedbe



Kombinacija sa štednjakom



Neovisno o štednjaku

Savršeno prilagođene Vašim zahtjevima

Izvedbe i oblici te dizajn okvira Miele električnih i indukcijskih ploča za kuhanje

Izvedbe



Indukcija – Trendsetter



Elektro – Tradicionalno



Plin – Klasika

Raznolikost dimenzija



Klasika – Uređaji koji štede prostor širine 60 cm za 4 posuda za kuhanje




Za više komfora – Uređaji širine 75 cm za 4 do 6 posuda za kuhanje




Maksimalna iskoristivost – Uređaji širine 90 cm za 5 do 6 posuda za kuhanje

Dizajn okvira



Staklokeramička površina bez okvira za ugradnju u ravnini s radnom površinom ili polaganjem na radnu površinu



Staklokeramička površina s okvirom od plemenitog čelika

Kuhanje je jednostavno s intuitivnom filozofijom upravljanja i indukcijom pune površine!

Upravljanje i fleksibilnost Miele ploča za kuhanje

Filozofija upravljanja električnim i indukcijskim pločama za kuhanje



Zaslon na dodir



SAMO MIELE SmartSelect White



SAMO MIELE SmartSelect



ComfortSelect



EasySelect

Više fleksibilnosti ne može

Iskoristite kuhinjsku ploču individualno: odložite posuđe gdje god želite.


Puna površina: maksimalno fleksibilne Miele indukcijske ploče za kuhanje

Uživajte u ultimativnoj slobodi: možete koristiti cijelu površinu ploče za kuhanje ili prethodno definirane zone za kuhanje što Vam pruža maksimalnu fleksibilnost. Tako možete svoje posuđe uvijek pozicionirati u najbolji položaj, točno onako kako želite. Individualno možete na površinu staviti do šest lonaca, tave i pekač za indukciju. Naše kuhinjske ploče s indukcijom pune površinom dostupne su u različitim širinama uređaja.



SAMO MIELE


Intelligentno prepoznavanje posuđa



DiamondFinish



SilentMove



SAMO MIELE

Pomoć pri pozicioniranju¹⁾



Pomoćne funkcije uz podršku senzora

Prženje nikada nije bilo jednostavnije

Miele ploče za kuhanje, kojima se upravlja pomoću senzora, u Vašu kuhinju uvode inteligentnu tehnologiju.



Uživajte u optimalnim rezultatima pri prženju: naše senzori podržane funkcije asistenta TempControl* olakšavaju Vam svakodnevnicu u kuhinji i omogućuju Vam još više veselja pri kuhanju. TempControl senzore naći ćete na brojnim pločama za kuhanje sa SmartSelect upravljanjem kao i cijeloj ploči za kuhanje KM 7999 sa zaslonom na dodir.


S TempControl* doživjet ćete užitak optimalnih rezultata pripreme kod različitih postupaka pripreme. Na raspolaganju imate jedan stupanj za krčkanje ili jedan od tri stupnja za prženje s idealnom temperaturom. Temperatura je uvijek konstantna tako da ništa ne morate dodatno podešavati.



TempControl* stvara više sigurnosti u Vašoj kuhinji, jer je na taj način pouzdano onemogućeno pregrijavanje ulja i maslaca u tavi. Više Vam ništa neće zagorjeti jer se jelo uvijek priprema pri optimalnoj temperaturi. Funkciju možete koristiti sa svakom tavom namijenjenom za indukciju – nije potrebno novo posuđe za kuhanje.


Miele@home

U Miele aplikaciji naći ćete brojne recepte, koji su posebno usklađeni s uporabom TempControl* i CookAssist, kao primjerice meso ili riba.






KM 7999 FL



Stupanj krčkanja

Brojna su jela savršena tek onda kada im se pridoda umak – kao ragout ili bolognese umak. Ploča za kuhanje pomoću stupnja krčkanja regulira odgovarajuću temperaturu. Tako će se izbjeći prskanje, a umak uvijek uspije.




Stupanj prženja I

Ovaj stupanj prženja prikladan je za sva jela koja se pripremaju na nižoj temperaturi kao primjerice jaja na oko, poširana jaja, slanina za doručak, pileća prsa, valjušci, povrće, kosani odresci, riba i većina duboko zamrznutih jela.



Stupanj prženja II

Pri ovoj srednjoj temperaturi mogu se pržiti primjerice srdelice, odresci, mesni sir i sjeckano meso. Ujedno je prikladno za prženje sjemenki kao i za pripremu popečaka, tortilja i karamela.



Stupanj prženja III

Najviši stupanj savršen je za pripremu u woku kao i za jako prženje mesa za gulaše ili većih količina mesa. No i palačinke i pečeni krumpir uspijevaju na ovom stupnju.



Con@ctivity

Koje praktične značajke želite?

Prednosti¹⁾ Miele indukcijskih ploča za kuhanje

Con@ctivity

U potpunosti se koncentrirajte na kuhanje: s Con@ctivity Vaša će napa automatski napraviti što treba. Čim se ploča za kuhanje uključi ili isključi, napa reagira samostalno. Usisna snaga se automatski prilagođava, ovisno o stanju na ploči za kuhanje – i time stalno stvara ugodnu klimu u prostoriji. Međusobnu komunikaciju uređaja omogućuje WLAN. S Con@ctivity integrirate napu i ploču za kuhanje u Miele@home.




Puna površina


Iskoristite kuhinjsku ploču individualno: odložite posuđe gdje god želite.

SAMO MIELE TempControl²⁾

Uvijek savršeni rezultati pečenja: temperatura tave se konstantno održava pa tako više ništa neće zagorjeti.



SAMO MIELE **SmartSelect White**
Brzo i intuitivno: stupnjevi snage mogu se izravno podesiti za svaku zonu za kuhanje.



SAMO MIELE **PowerFlex**
Nenadmašivo brza i fleksibilna: jedinstvena Booster snaga do 7,3 kW.



DiamondFinish
Robustan i elegantan: zahvaljujući posebno tvrdom i visokokvalitetnom DiamondFinish premazu, manje je ogrebotina.

¹⁾ ovisno o modelu

²⁾ Patent: EP1704754, EP2153698

Što znači pojedina ikona?

Prikaz svih simbola za Miele indukcijske ploče



Touch Display

Upravljanje

Zaslону u boji veličine 7 inča za intuitivno upravljanje



SmartSelect White

Stupnjevi snage mogu se posebno brzo i intuitivno odabrati. Bijeli prikaz s izrazitim kontrastom.



SmartSelect

Stupnjevi snage mogu se posebno brzo i intuitivno odabrati. Žuto osvijetljene linije s brojevima.



ComfortSelect

Posebno jednostavno upravljanje svim zonama za kuhanje i razinama snage.



EasySelect

Sa središnjom linijom s brojevima upravljate svim zonama za kuhanje i razinama snage.



Okretni regulator

Brz i jednostavan odabir zasebnim regulatorom.

Con@ctivity

Pojašnjava posjeduje li ploča za kuhanju Con@ctivity funkciju.



Con@ctivity 3.0

Fleksibilnost

Fleksibilno korištenje ukupne površine bez prethodno definiranih zona za kuhanje.



Full-Surface

Posebno velika površina za dva lonca ili tave, jedan veliki pekač ili jedan veliki lonac za tjesteninu.



PowerFlex

TwinBooster

Dva stupnja snage rada za iznimno kratko vrijeme zakuhanja.



TwinBooster

TempControl

Jamči optimalne rezultate za različite postupke pripreme jela.



TempControl

DiamondFinish

Robustan i elegantan: Zahvaljujući posebno tvrdom i visokokvalitetnom DiamondFinish premazu, manje je ogrebotina.



DiamondFinish

Moguće kombiniranje sa SmartLine

SmartLine elementi nude različite metode kuhanja i savršeno se međusobno kombiniraju.



SmartLine

SilentMove


Vrlo tiho pomicanje lonaca i tava po izrazito glatkoj staklokeramičkoj površini.



SilentMove

Indukcijske ploče za kuhanje, puna površina






Karakteristike



Oznaka modela	KM 7678 FR	KM 7678 FL	KM 7878-1 FL Diamond	KM 7897-1 FL Diamond
Dizajn				
Boja staklokeramičke površine	crna	crna	-	-
Okvir od plemenitog čelika	•	•	-	-
DiamondFinish	-	-	•	•
Moguće kombiniranje sa SmartLine	-	-	-	-
Oprema zona za kuhanje				
Maksimalni broj posuda za kuhanje	6	6	6	6
Zona/područje za kuhanje				
Položaj	mogućnost slobodnog odabira	mogućnost slobodnog odabira	mogućnost slobodnog odabira	mogućnost slobodnog odabira
Vrsta	Puna površina	Puna površina	Puna površina	Puna površina
Dimenzija u mm	740 x 380	740 x 380	740 x 380	870 x 380
Maks. snaga u W	2600	2600	2600	2600
Maks. TwinBooster snaga u W	3650	3650	3650	3650
Komfor pri korištenju				
Miele@home	•	•	•	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect White
Automatska Con@ctivity funkcija	•	•	•	•
Boja indikatora	Žuta	Žuta	Bijela	Bijela
Automatika zakuhanja	•	•	•	•
Održavanje topline	•	•	•	•
Stop&Go funkcija	•	•	•	•
Podsjetnik minuta	•	•	•	•
Automatika isključivanja	•	•	•	•
Individualne prilagodbe	•	•	•	•
Inteligentno prepoznavanje posuda	•	•	•	•
Pomoć pri pozicioniranju	•	•	•	•
Komfor pri održavanju				
Zaštita kod brisanja	•	•	•	•
Sigurnost				
Sigurnosno isključivanje	•	•	•	•
Funkcija zaključavanja	•	•	•	•
Prikaz preostale topline	•	•	•	•
Tehnički podaci				
Dimenzije (Š x V x D) u mm	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520	800 x 51 x 520	936 x 51 x 520
Dimenzije izreza (Š x D) pri položenoj ugradnji u mm	780 x 500	780 x 500	780 x 500	916 x 500
Dimenzije izreza (Š x D) pri ugradnji u ravnini s radnom površinom u mm	-	780/804 x 500/524	780/804 x 500/524	916/940 x 500/524
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	45	51	51	51
Težina u kg	19	19	19	21
Ukupna priključna vrijednost u kW	11,00	11,00	11,00	11,00

Indukcijske ploče za kuhanje







Karakteristike



Oznaka modela	KM 7201 FR	KM 7210 FR	KM 7404 FX	KM 7414 FX
Dizajn				
Boja staklokeramičke površine	crna	crna	crna	crna
Okvir od plemenitog čelika	•	•	–	–
Moguće kombiniranje sa SmartLine	–	–	–	–
Oprema zona za kuhanje				
Broj zona za kuhanje	4	4	4	4
1. zona/područje za kuhanje				
Položaj	sprijeda lijevo	sprijeda lijevo	sprijeda lijevo	sprijeda lijevo
Vrsta	Vario-zona za kuhanje	Vario-zona za kuhanje	Vario-zona za kuhanje	Vario-zona za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 160–220	Ø 160–220	Ø 140–190	Ø 160–220
Maks. snaga u W	2300	2300	1850	2300
Maks. TwinBooster snaga u W	3650	3650	3000	3650
2. zona/područje za kuhanje				
Položaj	straga lijevo	straga lijevo	straga lijevo	straga sredina
Vrsta	Vario-zona za kuhanje	Vario-zona za kuhanje	Vario-zona za kuhanje	Vario-zona za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 100–160	Ø 100–160	Ø 100–160	Ø 100–160
Maks. snaga u W	1400	1400	1400	1400
Maks. TwinBooster snaga u W	2200	2200	2200	2200
3. zona/područje za kuhanje				
Položaj	straga desno	straga desno	desno	desno
Vrsta	Vario-zona za kuhanje	zona za kuhanje/prženje	PowerFlex most	PowerFlex most
Dimenzija u mm	Ø 140–190	190x290	230x390	230x390
Maks. snaga u W	1850	2100	3400	3400
Maks. TwinBooster snaga u W	3000	3650	7300	7300
4. zona/područje za kuhanje				
Položaj	sprijeda desno	sprijeda desno	–	–
Vrsta	Vario-zona za kuhanje	Vario-zona za kuhanje	–	–
Dimenzija u mm	Ø 140–190	Ø 140–190	–	–
Maks. snaga u W	1850	1850	–	–
Maks. TwinBooster snaga u W	3000	3000	–	–
Komfor pri korištenju				
Miele@home	–	–	•	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	EasySelect	EasySelect	ComfortSelect	ComfortSelect
Automatska Con@ctivity funkcija	–	–	•	•
Boja indikatora	žuta	žuta	žuta	žuta
Uprav. putem zasl. osjet. na dodir	–	–	–	–
Automatika zakuhanja	•	•	•	•
Trajno prepoznavanje posuda	•	•	•	•
Održavanje topline	•	•	•	•
Stop&Go funkcija	•	•	•	•
TempControl	–	–	–	–
Podsjetnik minuta	•	•	•	•
Automatika isključivanja	•	•	•	•
Održavanje topline plus	–	–	–	–
Individualne prilagodbe	•	•	•	•
Komfor pri održavanju				
Zaštita kod brisanja	–	–	–	–
Sigurnost				
Sigurnosno isključivanje	•	•	•	•
Funkcija zaključavanja	•	•	•	•
Tehnički podaci				
Dimenzije (Š x V x D) u mm	574 x 51 x 504	764 x 51 x 504	592 x 51 x 492	752 x 51 x 492
Dimenzije izreza (Š x D) pri položenoj ugradnji u mm	560 x 490	750 x 490	–	–
Dimenzije izreza (Š x D) pri ugradnji u ravnini s radnom površinom u mm	–	–	570/596 x 470/496	730/756 x 470/496
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	48	48	51	51
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,30	7,30	7,30	7,30

Indukcijske ploče za kuhanje


Karakteristike



Oznaka modela	KM 7464 FL	KM 7464 FR	KM 7474 FL	KM 7564 FR
Dizajn				
Boja staklokeramičke površine	crna	crna	crna	crna
Okvir od plemenitog čelika	-	•	-	•
Moguće kombiniranje sa SmartLine	•	-	•	-
Oprema zona za kuhanje				
Broj zona za kuhanje	4	4	4	4
1. zona/područje za kuhanje				
Položaj	sprijeda lijevo	sprijeda lijevo	sprijeda lijevo	lijevo
Vrsta	Vario-zona za kuhanje	Vario-zona za kuhanje	Vario-zona za kuhanje	PowerFlex most
Dimenzija u mm	Ø 140-190	Ø 140-190	Ø 160-220	230x390
Maks. snaga u W	1850	1850	2300	3400
Maks. TwinBooster snaga u W	3000	3000	3650	7300
2. zona/područje za kuhanje				
Položaj	straga lijevo	straga lijevo	straga sredina	desno
Vrsta	Vario-zona za kuhanje	Vario-zona za kuhanje	Vario-zona za kuhanje	PowerFlex most
Dimenzija u mm	Ø 100-160	Ø 100-160	Ø 100-160	230x390
Maks. snaga u W	1400	1400	1400	3400
Maks. TwinBooster snaga u W	2200	2200	2200	7300
3. zona/područje za kuhanje				
Položaj	desno	desno	desno	-
Vrsta	PowerFlex most	PowerFlex most	PowerFlex most	-
Dimenzija u mm	230x390	230x390	230x390	-
Maks. snaga u W	3400	3400	3400	-
Maks. TwinBooster snaga u W	7300	7300	7300	-
4. zona/područje za kuhanje				
Položaj	-	-	-	-
Vrsta	-	-	-	-
Dimenzija u mm	-	-	-	-
Maks. snaga u W	-	-	-	-
Maks. TwinBooster snaga u W	-	-	-	-
Komfor pri korištenju				
Miele@home	•	•	•	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	ComfortSelect	ComfortSelect	ComfortSelect	SmartSelect
Automatska Con@ctivity funkcija	•	•	•	•
Boja indikatora	žuta	žuta	žuta	žuta
Uprav. putem zasl. osjet. na dodir	-	-	-	-
Automatika zakuhanja	•	•	•	•
Trajno prepoznavanje posuda	•	•	•	•
Održavanje topline	•	•	•	•
Stop&Go funkcija	•	•	•	•
TempControl	-	-	-	-
Podsjetnik minuta	•	•	•	•
Automatika isključivanja	•	•	•	•
Održavanje topline plus	-	-	-	-
Individualne prilagodbe	•	•	•	•
Komfor pri održavanju				
Zaštita kod brisanja	-	-	-	•
Sigurnost				
Sigurnosno isključivanje	•	•	•	•
Funkcija zaključavanja	•	•	•	•
Tehnički podaci				
Dimenzije (Š x V x D) u mm	620 x 51 x 520	626 x 52 x 526	800 x 51 x 520	626 x 52 x 526
Dimenzije izreza (Š x D) pri položenoj ugradnji u mm	600 x 500	560 x 490	780 x 500	600 x 500
Dimenzije izreza (Š x D) pri ugradnji u ravni s radnom površinom u mm	600/624 x 500/524	-	780/804 x 500/524	-
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	51	45	51	45
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,30	7,30	7,30	7,30

Indukcijske ploče za kuhanje

Karakteristike



Oznaka modela	KM 7575 FL	KM 7575 FR	KM 7689 FL
Dizajn			
Boja staklokeramičke površine	crna	crna	crna
Okvir od plemenitog čelika	-	•	-
Moguće kombiniranje sa SmartLine	•	-	-
Oprema zona za kuhanje			
Broj zona za kuhanje	6	6	4
1. zona/područje za kuhanje			
Položaj	lijevo	lijevo	lijevo
Vrsta	PowerFlex most	PowerFlex most	TempControl zona za kuhanje
Dimenzija u mm	230x390	230x390	Ø 160-230
Maks. snaga u W	3150	3150	2300
Maks. TwinBooster snaga u W	3650	3650	3650
2. zona/područje za kuhanje			
Položaj	u sredini	u sredini	u sredini
Vrsta	PowerFlex most	PowerFlex most	PowerFlex most
Dimenzija u mm	230x390	230x390	230x390
Maks. snaga u W	3400	3400	3400
Maks. TwinBooster snaga u W	7300	7300	7300
3. zona/područje za kuhanje			
Položaj	desno	desno	desno
Vrsta	PowerFlex most	PowerFlex most	Vario-zona za kuhanje
Dimenzija u mm	230x390	230x390	Ø 100-160
Maks. snaga u W	3400	3400	1400
Maks. TwinBooster snaga u W	7300	7300	2200
4. zona/područje za kuhanje			
Položaj	-	-	-
Vrsta	-	-	-
Dimenzija u mm	-	-	-
Maks. snaga u W	-	-	-
Maks. TwinBooster snaga u W	-	-	-
Komfor pri korištenju			
Miele@home	•	•	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect
Automatska Con@ctivity funkcija	•	•	•
Boja indikatora	žuta	žuta	žuta
Uprav. putem zasl. osjet. na dodir	-	-	-
Automatika zakuhanja	•	•	•
Trajno prepoznavanje posuda	•	•	•
Održavanje topline	•	•	•
Stop&Go funkcija	•	•	•
TempControl	-	-	•
Podsjetnik minuta	•	•	•
Automatika isključivanja	•	•	•
Održavanje topline plus	-	-	•
Individualne prilagodbe	•	•	•
Komfor pri održavanju			
Zaštita kod brisanja	•	•	•
Sigurnost			
Sigurnosno isključivanje	•	•	•
Funkcija zaključavanja	•	•	•
Tehnički podaci			
Dimenzije (Š x V x D) u mm	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526	916 x 51 x 408
Dimenzije izreza (Š x D) pri položenoj ugradnji u mm	780 x 500	780 x 500	916 x 408
Dimenzije izreza (Š x D) pri ugradnji u ravnini s radnom površinom u mm	780/804 x 500/524	-	896/920 x 388/412
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	51	45	51
Ukupna priključna vrijednost u kW	11,00	11,00	7,30


Indukcijske ploče za kuhanje

Karakteristike



Oznaka modela	KM 7564 FL	KM 7667 FR	KM 7667 FL
Dizajn			
Boja staklokeramičke površine	crna	crna	crna
Okvir od plemenitog čelika	–	•	–
Moguće kombiniranje sa SmartLine	•	•	•
Oprema zona za kuhanje			
Broj zona za kuhanje	4	–	–
1. zona/područje za kuhanje			
Položaj	lijevo	moгуćnost slobodnog odabira	moгуćnost slobodnog odabira
Vrsta	PowerFlex most	Puna površina	Puna površina
Dimenzija u mm	230 x 390	570 x 390	570 x 390
Maks. snaga u W	3400	2600	2600
Maks. TwinBooster snaga u W	7300	3650	3650
2. zona/područje za kuhanje			
Položaj	desno	–	–
Vrsta	PowerFlex most	–	–
Dimenzija u mm	230 x 390	–	–
Maks. snaga u W	3400	–	–
Maks. TwinBooster snaga u W	7300	–	–
Komfor pri korištenju			
Miele@home	•	•	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect
Automatska Con@ctivity funkcija	•	•	•
Boja indikatora	žuta	žuta	žuta
Uprav. putem zasl. osjet. na dodir	–	–	–
Automatika zakuhanja	•	•	•
Trajno prepoznavanje posuda	•	–	–
Održavanje topline	•	•	•
Stop&Go funkcija	•	•	•
TempControl	–	–	–
Podsjetnik minuta	•	•	•
Automatika isključivanja	•	•	•
Održavanje topline plus	•	•	•
Individualne prilagodbe	•	•	•
Komfor pri održavanju			
Zaštita kod brisanja	•	•	•
Sigurnost			
Sigurnosno isključivanje	•	•	•
Funkcija zaključavanja	•	•	•
Tehnički podaci			
Dimenzije (Š x V x D) u mm	620 x 51 x 520	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520
Dimenzije izreza (Š x D) pri položenoj ugradnji u mm	600 x 500	600 x 500	600 x 500
Dimenzije izreza (Š x D) pri ugradnji u ravni s radnom površinom u mm	600/624 x 500/524	–	600/624 x 500/524
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	51	45	51
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,30	7,30	7,30

Indukcijske ploče za kuhanje s TempControl



Oznaka modela	KM 7879 FL	KM 7999 FL
Dizajn		
Boja staklokeramičke površine	–	–
Dizajn tiska	–	Silent Move
Okvir od plemenitog čelika	–	–
Moguće kombiniranje sa SmartLine	–	–
Oprema zona za kuhanje		
Broj zona za kuhanje	4	–
1. zona/područje za kuhanje		
Položaj	sprijeda lijevo	lijevo
Vrsta	TempControl zona za kuhanje	TempControl zona za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 160–230	230 x 380
Maks. snaga u W	2300	2800
Maks. TwinBooster snaga u W	3650	–
2. zona/područje za kuhanje		
Položaj	straga sredina	u sredini
Vrsta	Vario-zona za kuhanje	TempControl zona za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 100–160	370 x 290
Maks. snaga u W	1400	2800
Maks. TwinBooster snaga u W	2200	–
3. zona/područje za kuhanje		
Položaj	desno	desno
Vrsta	PowerFlex most	TempControl zona za kuhanje
Dimenzija u mm	230x390	230 x 380
Maks. snaga u W	3400	2800
Maks. TwinBooster snaga u W	7300	–
4. zona/područje za kuhanje		
Položaj	–	–
Vrsta	–	–
Dimenzija u mm	–	–
Maks. snaga u W	–	–
Maks. TwinBooster snaga u W	–	–
Komfor pri korištenju		
Miele@home	•	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	SmartSelect White	Zaslom osjetljiv na dodir
Automatska Con@ctivity funkcija	•	•
Boja indikatora	Bijela	–
Uprav. putem zasl. osjet. na dodir	–	•
Automatika zakuhanja	•	–
Trajno prepoznavanje posuda	•	•
Održavanje topline	•	–
Stop&Go funkcija	•	•
TempControl	•	•
Podsjetnik minuta	•	•
Automatika isključivanja	•	•
Održavanje topline plus	•	–
Individualne prilagodbe	•	•
Komfor pri održavanju		
Zaštita kod brisanja	•	•
Sigurnost		
Sigurnosno isključivanje	•	•
Funkcija zaključavanja	•	–
Tehnički podaci		
Dimenzije (Š x V x D) u mm	800 x 51 x 520	936 x 67 x 520
Dimenzije izreza (Š x D) pri položenoj ugradnji u mm	780 x 500	916 x 500
Dimenzije izreza (Š x D) pri ugradnji u ravni s radnom površinom u mm	780/804 x 500/524	916/940 x 500/524
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	51	67
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,30	10,35



Miele.pl

Con@ctivity



Koje praktične značajke želite?

Prednosti¹⁾ Miele električnih ploča za kuhanje

Con@ctivity

U potpunosti se koncentrirajte na kuhanje: s Con@ctivity Vaša će napa automatski napraviti što treba. Čim se ploča za kuhanje uključi ili isključi, napa reagira samostalno. Usisna snaga se automatski prilagođava, ovisno o stanju na ploči za kuhanje – i time stalno stvara ugodnu klimu u prostoriji. Međusobnu komunikaciju uređaja omogućuje WLAN. S Con@ctivity integrirate napu i ploču za kuhanje u Miele@home.




SAMO MIELE ExtraSpeed²⁾
Još bolja ušteda vremena: zahvaljujući ekskluzivnoj Miele tehnologiji ostaje više vremena za Vas.




Zona za prženje

Izrazito praktično: za uporabu pekača mogu se jednostavno uključiti dodatni grijaći krugovi.




Varijabilna zona za kuhanje

Baš u skladu s Vašim potrebama: jednostavno dodatno uključite grijaće krugove – ovisno o veličini koju trebate.



SAMO MIELE SmartSelect
Brzo i intuitivno: stupnjevi snage rada i vremena mogu se zasebno podesiti za svaku zonu za kuhanje.



Održavanje topline

Spremno za posluživanje: temperatura dna posude regulira se održavanjem topline, kako ništa ne bi zagorjelo.

¹⁾ ovisno o modelu

²⁾ Patent: EP2001267

Što znači pojedina ikona?

Prikaz svih simbola za Miele električne ploče za kuhanje



Upravljanje

Stupnjevi snage mogu se posebno brzo i intuitivno odabrati. Žuto osvijetljene linije s brojevima.



Posebno jednostavno upravljanje svim zonama za kuhanje i razinama snage preko linije s brojevima.



Sa središnjom linijom s brojevima upravljate svim zonama za kuhanje i razinama snage.



Brz i jednostavan odabir bilo koje zone za kuhanje zasebnim regulatorom.



Con@ctivity

Automatska funkcija koja se temelji na WLAN, za optimalnu klimu u prostoriji i najviši komfor pri korištenju.



Fleksibilnost

Grijači krugovi koji se mogu dodatno uključiti omogućuju korištenje pekača.



Održavanje topline

Održavanje temperature hrane na temperaturi za posluživanje, neovisno o količini.





ExtraSpeed

Električni grijači krug za kratko vrijeme zakuhanja.

Električne ploče za kuhanje, ovisne o štednjaku


Karakteristike



Oznaka modela	KM 6012
Dizajn	
Boja staklokeramičke površine	crna
Okvir od plemenitog čelika	•
Oprema zona za kuhanje	
Broj zona za kuhanje	4
1. zona/područje za kuhanje	
Položaj	sprijeda lijevo
Vrsta	Vario-zona za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 120/Ø 210
Maks. snaga u W	750/2200
2. zona/područje za kuhanje	
Položaj	straga lijevo
Vrsta	Krug zone za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 145
Maks. snaga u W	1200
3. zona/područje za kuhanje	
Položaj	straga desno
Vrsta	Krug zone za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 180
Maks. snaga u W	1800
4. zona/područje za kuhanje	
Položaj	sprijeda desno
Vrsta	Krug zone za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 145
Maks. snaga u W	1200
Komfor pri korištenju	
Miele@home	-
Upravljanje putem senzorskih tipki	-
Automatska Con@ctivity funkcija	-
Boja indikatora	Crvena
Automatika zakuhanja	-
Održavanje topline	-
Stop&Go funkcija	-
Upravljanje putem regulatora	•
Podsjetnik minuta	-
Automatika isključivanja	-
Komfor pri održavanju	
Zaštita kod brisanja	-
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	-
Funkcija zaključavanja	-
Prikaz preostale topline	•
Tehnički podaci	
Dimenzije (Š x V x D) u mm	574 x 38 x 504
Dimenzije izreza (Š x D) pri položenoj ugradnji u mm	560 x 490
Dimenzije izreza (Š x D) pri ugradnji u ravnini s radnom površinom u mm	-
Težina u kg	8
Ukupna prikjučna vrijednost u kW	6,40-7,00
Isporučeni pribor	
Strugalica za staklo	•
Priključni kabel	•

Električne ploče za kuhanje, neovisne o štednjaku


Karakteristike



Oznaka modela	KM 6520 FL	KM 6520 FR	KM 6540 FR	KM 6542 FL
Dizajn				
Boja staklokeramičke površine	crna	crna	crna	crna
Okvir od plemenitog čelika	–	•	•	–
Oprema zona za kuhanje				
Broj zona za kuhanje	4	4	4	4
1. zona/područje za kuhanje				
Položaj	sprijeda lijevo	sprijeda lijevo	sprijeda lijevo	sprijeda lijevo
Vrsta	Krug zone za kuhanje	Krug zone za kuhanje	ExtraSpeed	ExtraSpeed
Dimenzija u mm	Ø 180	Ø 180	Ø 120/Ø 210	Ø 120/Ø 210
Maks. snaga u W	1800	1800	1200/2900	1200/2900
2. zona/područje za kuhanje				
Položaj	straga lijevo	straga lijevo	straga lijevo	straga lijevo
Vrsta	Krug zone za kuhanje	Krug zone za kuhanje	Krug zone za kuhanje	Krug zone za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 160	Ø 160	Ø 145	Ø 145
Maks. snaga u W	1500	1500	1200	1200
3. zona/područje za kuhanje				
Položaj	straga desno	straga desno	straga desno	straga desno
Vrsta	Vario-zona za kuhanje	Vario-zona za kuhanje	zona za kuhanje/prženje	zona za kuhanje/prženje
Dimenzija u mm	Ø 120 / Ø 210	Ø 120 / Ø 210	Ø 170 / 170x265	Ø 170 / 170x290
Maks. snaga u W	750/2200	750/2200	1500/2400	1500/2600
4. zona/područje za kuhanje				
Položaj	sprijeda desno	sprijeda desno	sprijeda desno	sprijeda desno
Vrsta	Krug zone za kuhanje	Krug zone za kuhanje	Krug zone za kuhanje	Krug zone za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 145	Ø 145	Ø 160	Ø 180
Maks. snaga u W	1200	1200	1500	1800
Komfor pri korištenju				
Miele@home	–	–	•	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	EasySelect	EasySelect	ComfortSelect	ComfortSelect
Automatska Con@ctivity funkcija	–	–	•	•
Boja indikatora	žuta	žuta	žuta	žuta
Automatika zakuhanja	•	•	•	•
Održavanje topline	–	–	•	•
Stop&Go funkcija	•	•	•	•
Upravljanje putem regulatora	–	–	–	–
Podsjetnik minuta	•	•	•	•
Automatika isključivanja	•	•	•	•
Komfor pri održavanju				
Zaštita kod brisanja	–	–	–	–
Sigurnost				
Sigurnosno isključivanje	•	•	•	•
Funkcija zaključavanja	•	•	•	•
Prikaz preostale topline	•	•	•	•
Tehnički podaci				
Dimenzije (Š x V x D) u mm	592 x 46 x 492	574 x 43 x 504	614 x 43 x 514	752 x 46 x 492
Dimenzije izreza (Š x D) pri položenoj ugradnji u mm	–	560 x 490	600 x 500	–
Dimenzije izreza (Š x D) pri ugradnji u ravni s radnom površinom u mm	570/596 x 470/496	–	–	730/756 x 470/496
Težina u kg	8	8	9	10
Ukupna priključna vrijednost u kW	6,70	6,70	8,00	8,50
Isporučeni pribor				
Strugalica za staklo	•	•	•	•
Priključni kabel	•	•	•	•

Električne ploče za kuhanje, neovisne o štednjaku

Karakteristike



Oznaka modela	KM 6564 FR	KM 6565 FR
Dizajn		
Boja staklokeramičke površine	crna	crna
Okvir od plemenitog čelika	•	•
Oprema zona za kuhanje		
Broj zona za kuhanje	4	4
1. zona/područje za kuhanje		
Položaj	sprijeda lijevo	sprijeda lijevo
Vrsta	ExtraSpeed	Krug zone za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 145/Ø 230	Ø 145
Maks. snaga u W	1500/3200	1200
2. zona/područje za kuhanje		
Položaj	straga lijevo	straga lijevo
Vrsta	Krug zone za kuhanje	Vario-zona za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 145	Ø 120/Ø 210
Maks. snaga u W	1200	750/2200
3. zona/područje za kuhanje		
Položaj	straga sredina	straga sredina
Vrsta	Vario-zona za kuhanje	ExtraSpeed
Dimenzija u mm	Ø 120 / Ø 210	Ø 145 / Ø 210 / Ø 270
Maks. snaga u W	750/2200	1050/2050/3200
4. zona/područje za kuhanje		
Položaj	straga desno	straga desno
Vrsta	zona za kuhanje/prženje	zona za kuhanje/prženje
Dimenzija u mm	Ø 170/170 x 290	Ø 170/170 x 290
Maks. snaga u W	1500/2600	1500/2600
Komfor pri korištenju		
Miele@home	•	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	SmartSelect	SmartSelect
Automatska Con@ctivity funkcija	•	•
Boja indikatora	žuta	žuta
Automatika zakuhanja	•	•
Održavanje topline	•	•
Stop&Go funkcija	•	•
Upravljanje putem regulatora	–	–
Podsjetnik minuta	•	•
Automatika isključivanja	•	•
Komfor pri održavanju		
Zaštita kod brisanja	•	•
Sigurnost		
Sigurnosno isključivanje	•	•
Funkcija zaključavanja	•	•
Prikaz preostale topline	•	•
Tehnički podaci		
Dimenzije (Š x V x D) u mm	806 x 50 x 526	942 x 50 x 526
Dimenzije izreza (Š x D) pri položenoj ugradnji u mm	780 x 500	916 x 500
Dimenzije izreza (Š x D) pri ugradnji u ravnini s radnom površinom u mm	–	–
Težina u kg	12	13
Ukupna priključna vrijednost u kW	9,20	9,20
Isporučeni pribor		
Strugalica za staklo	•	•
Priključni kabel	•	•

TwoInOne – ploče za kuhanje







Con@ctivity

Ekskluzivna oprema za savršen užitak!

Prednosti* Miele „TwoInOne“ ploča za kuhanje

Con@ctivity

S Con@ctivity funkcijom se u potpunosti možete posvetiti uživanju u pripremi jela. Naime, napa i ploča za kuhanje međusobno komuniciraju. Ploča za kuhanje prenosi svoje postavke na elektroniku nape i automatski regulira stupanj rada ventilatora. Ne morate misliti na to kako ćete kasnije isključiti napu. Sve Miele „TwoInOne“ ploče za kuhanje serijski su opremljene s Con@ctivity funkcijom.




Silence motor

Posebno tiho: motor razvijen od strane tvrtke Miele je kod jače snage rada 25 % tiši od prethodnih modela.



SAMO MIELE PowerFlex XL

Puno mjesta: budući da se koristi ukupna dubina ploče za kuhanje, možete savršeno postaviti veliko posuđe za kuhanje.



SAMO MIELE TwinBooster

Jedinstvena fleksibilnost: snaga indukcije može se individualno rasporediti odnosno usmjeriti samo na jednu zonu.



SAMO MIELE ComfortSelect Plus

Kompaktno i praktično: svim zonama za kuhanje kao i napom pregledno se upravlja putem središnje linije s bojevima.



Filtar za masnoću od plemenitog čelika
Praktično čišćenje: kvalitetni metalni filtri za masnoću od 10 slojeva prikladni su za perilice posuđa te su dugovječni.

Što znači pojedina ikona?

Pregled svih simbola za Miele „TwoInOne“ ploču za kuhanje



Upravljanje

Zone za kuhanje i napa nadziru se preko središnje, upravljačke linije s brojevima.



Stupnjevi snage mogu se posebno brzo i intuitivno odabrati. Žuto osvijetljene linije s brojevima.



Con@ctivity

Automatska funkcija za optimalnu klimu u prostoriji i najviši komfor pri korištenju.



Fleksibilnost

Izuzetno velika zona za kuhanje s posebno visokom snagom za postavljanje velikih lonaca jedan iza drugoga ili za pekač.



Savršeno za postavljanje velikih lonaca jedan iza drugoga ili za pekač.



Velika zona za kuhanje za postavljanje pojedinih lonaca jedan iza drugoga ili za pekač.



TwinBooster

Dva stupnja snage rada za iznimno kratko vrijeme zakuhavanja.



Silence motor

Motor koji je razvila tvrtka Miele je kod jače snage rada 25 % tiši od prethodnih modela.



10 x filter

Metalni filter za masnoću od 10 slojeva prikladan za pranje u perilici posuđa.






Energetska učinkovitost

Energetska oznaka informira Vas o ekonomičnosti i učinku.

Indukcijske ploče za kuhanje s napom



Karakteristike



Oznaka modela	KMDA 7272 FL-A Silence	KMDA 7272 FL-U Silence	KMDA 7473 FL-A Silence	KMDA 7473 FL-U Silence
Načini rada				
Vođeni odvod zraka s dodatnim priborom	DFKS-AR	-	DFKS-AR	-
Vođeno kruženje zraka s dodatnim priborom	-	DFKS-UR	-	DFKS-UR
Ne vođeno kruženje zraka (Plug&Play ugradnja)	-	•	-	•
Dizajn				
Ugradnja u ravnini s radnom površinom	•	•	•	•
Okvir od plemenitog čelika	-	-	-	-
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•	•	•	•
Boja pokrovne rešetke	crna	crna	plemeniti čelik	plemeniti čelik
Oprema zona za kuhanje				
Broj zona za kuhanje	4	4	4	4
Flex zone za kuhanje				
Broj	-	-	4	4
Vrsta	-	-	Flex zona za kuhanje	Flex zona za kuhanje
Promjer u mm	-	-	110-210	110-210
TwinBooster u W	-	-	-	-
1. zona/područje za kuhanje				
Položaj	sprijeda lijevo	sprijeda lijevo	lijevo	lijevo
Vrsta	Vario-zona za kuhanje	Vario-zona za kuhanje	Flex područje za kuhanje	Flex područje za kuhanje
Dimenzija u mm	-	-	210 x 420	210 x 420
Maks. snaga u W	2300	2300	3000	3000
Maks. TwinBooster snaga u W	-	-	-	-
2. zona/područje za kuhanje				
Položaj	straga lijevo	straga lijevo	straga lijevo	straga lijevo
Vrsta	Vario-zona za kuhanje	Vario-zona za kuhanje	Vario-zona za kuhanje	Vario-zona za kuhanje
Dimenzija u mm	-	-	100-190	100-190
Maks. snaga u W	1400	1400	3000	3000
Maks. TwinBooster snaga u W	-	-	-	-
Komfor pri korištenju				
Miele@home	-	-	•	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	ComfortSelect Plus	ComfortSelect Plus	ComfortSelect Plus	ComfortSelect Plus
Automatska Con@ctivity funkcija	•	•	•	•
Boja indikatora	žuta	žuta	žuta	žuta
Podsjetnik minuta	•	•	•	•
Automatika isključivanja	•	•	•	•
Učinkovitost i održivost				
Razred energetske učinkovitosti nape (A+++ - D)	A+	-	A+	-
Odvod zraka				
Protok zraka, Booster stupanj (m³/h)	610	-	610	-
Kruženje zraka				
Protok zraka, Booster stupanj (m³/h) prema EN 61591	-	510	-	510
Tehnički podaci				
Dimenzije (Š x V x D) u mm	800 x 200 x 520	800 x 200 x 520	800 x 200 x 520	800 x 200 x 520
Dimenzije izreza (Š x D) pri položenoj ugradnji u mm	780 x 500	780 x 500	780 x 500	780 x 500
Dimenzije izreza (Š x D) pri ugradnji u ravnini s radnom površinom u mm	780/804 x 500/524	780/804 x 500/524	780/804 x 500/524	780/804 x 500/524
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,50	7,50	7,50	7,50

Indukcijske ploče za kuhanje s napom

Karakteristike



Oznaka modela	KMDA 7476 FL
Načini rada	
Vođeni odvod zraka s dodatnim priborom	DFKS-A-1
Vođeno kruženje zraka s dodatnim priborom	DFKS-U
Ne vođeno kruženje zraka (Plug&Play ugradnja)	–
Dizajn	
Ugradnja u ravnini s radnom površinom	•
Okvir od plemenitog čelika	–
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
Boja pokrovne rešetke	plemeniti čelik
Oprema zona za kuhanje	
Broj zona za kuhanje	4
PowerFlex zone za kuhanje	
Broj	2
Vrsta	PowerFlex XL
Promjer u mm	150 x 230
TwinBooster u W	3650
1. zona/područje za kuhanje	
Položaj	lijevo
Vrsta	PowerFlex XL područje za kuhanje
Dimenzija u mm	230 x 460
Maks. snaga u W	3400
Maks. TwinBooster snaga u W	7300
2. zona/područje za kuhanje	
Položaj	desno
Vrsta	PowerFlex XL područje za kuhanje
Dimenzija u mm	230 x 460
Maks. snaga u W	3400
Maks. TwinBooster snaga u W	7300
Komfor pri korištenju	
Miele@home	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	ComfortSelect Plus
Automatska Con@ctivity funkcija	•
Boja indikatora	žuta
Podsjetnik minuta	•
Automatika isključivanja	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti nape (A+++ – D)	A++
Odvod zraka	
Protok zraka, Booster stupanj (m ³ /h)	580
Kruženje zraka	
Protok zraka, Booster stupanj (m ³ /h) prema EN 61591	510
Tehnički podaci	
Dimenzije (Š x V x D) u mm	800 x 200 x 520
Dimenzije izreza (Š x D) pri položenoj ugradnji u mm	780 x 500
Dimenzije izreza (Š x D) pri ugradnji u ravnini s radnom površinom u mm	780/804 x 500/524
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,50



Miele TwoInOne ploče za kuhanje



SmartLine




Sloboda kuhanja, onako kako želite

Odgovarajući uređaj za svačiji ukus



Indukcija

Brza i energetski učinkovita: prilikom kuhanja na indukciji na dnu posude razvija se toplina, pri čemu se automatski prepoznaje veličina posude. Gotovo da nema gubitka energije. Područja oko zona za kuhanje ostaju relativno hladna i stoga je kuhanje s indukcijom posebno sigurno. Jedinstvena nije samo fleksibilnost, već i brzina PowerFlex zona za kuhanje. Zbog svojih mnogobrojnih prednosti, indukcija se davno etablirala u profesionalnim kuhinjama.



Plin

Plin je primarna energija. To je vrsta energije koja dolazi iz prirode i ne prolazi kroz procese pretvorbe prije korištenja. Zbog toga je kuhanje na plin vrlo ekološko.



TepanYaki

Moderna japanska tradicija kuhanja: kuhanje na tepanu smatra se kulinarskim doživljajem moderne kuhinje. Jela se pritom pripremaju direktno na vrućoj ploči od plemenitog čelika. Indukcijom zagrijan Miele TeppanYaki ima dvije zone za zagrijavanje koje se mogu odvojeno koristiti: tako istovremeno možete pripremiti odnosno održavati toplinu više jela na različitim temperaturama.



Stolna napa

Kuhanje bez neugodnih para i mirisa moguće je zahvaljujući Miele ugradbenoj stolnoj napi. Postavljanjem Miele ugradbene stolne nape u sredinu između dva SmartLine elementa omogućeno je usisavanje para točno na mjestu gdje nastaju. Također je moguće postavljanje stolne ugradbene nape pokraj plinskih elemenata. U tom slučaju stakleni pokrovi služe za zaštitu plamena.



Miele
INDUCTION


0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

Koje praktične značajke želite?

Prednosti* Miele SmartLine elemenata

SAMO MIELE SmartSelect

I ovdje možete brzo i intuitivno odabrati stupanj snage i vrijeme. Za svaku zonu za kuhanje postoji žuto osvijetljena linija s brojevima. Tako je prikaz vrlo čitak iz bilo kojeg kuta gledanja. Podešavanje tajmera još je jednostavnije zahvaljujući odvojenom odabiru podsjetnika minuta i automatskom isključivanju te troznamenastom prikazu.



SAMO MIELE PowerFlex

Nenadmašivo brza i fleksibilna: jedinstvena Booster snaga do 3,65 kW.

SAMO MIELE TwinBooster

Jedinstvena fleksibilnost: snaga indukcije može se individualno rasporediti odnosno usmjeriti samo na jednu zonu.



ComfortClean nosači posuđa

Brzo čisto: nosač posuđa uklonite te operite u perilici posuđa. Plinska ploča će tako dugo ostati lijepa.



Plamenik za wok

Profesionalno: snažan wok plamenik za jedinstvenu odnosno odvojenu regulaciju oba plamenika.



GasStop

Umirujuće: ako se plamen ugasi, primjerice zbog propuha, spriječeno je daljnje curenje plina.

Što znači pojedina ikona?

Pregled svih simbola za Miele SmartLine uređaje



Filozofija upravljanja

Stupnjevi snage mogu se posebno brzo i intuitivno odabrati. Žuto osvijetljene linije s brojevima.



Brz i jednostavan odabir zasebnim regulatorom.



Fleksibilnost

Posebno velika površina za dva lonca ili tave, jedan veliki pekač ili jedan veliki lonac za tjesteninu.



Jela se pripremaju izravno na vrućoj ploči od plemenitog čelika. Dva kruga za zagrijavanje s odvojenim upravljanjem.



TwinBooster

Dva stupnja snage rada za iznimno kratko vrijeme zakuhavanja.



GasStop

Visoka razina sigurnosti trenutnim prekidom opskrbe plinom u slučaju gašenja plamena.



10 x filter

Metalni filter za masnoću od 10 slojeva prikladan za pranje u perilici posuđa.




Energetska učinkovitost

Prikazan je razred energetske učinkovitosti A++.

SmartLine indukcija

Karakteristike



Oznaka modela	CS 7612 FL
Vrsta grijanja	
Vrsta grijanja	Indukcija
Dizajn	
Ugradnja u ravnini s rad. pov.	•
Boja staklokeramičke površine	crna
Nosači posuđa od gusa (mat, crni, emajlirani)	–
Ugradnja polag. na rad. pov	•
Oprema zona za kuhanje	
Broj zona za kuhanje	2
1. zona/područje za kuhanje	
Položaj	u sredini
Vrsta	PowerFlex most
Dimenzija u mm	230 x 390
Maks. snaga u W	3150
Maks. TwinBooster snaga u W	3650
2. zona/područje za kuhanje	
Položaj	–
Vrsta	–
Dimenzija u mm	–
Maks. snaga u W	–
Maks. TwinBooster snaga u W	–
Komfor pri korištenju	
Upravljanje	SmartSelect
Boja indikatora	žuta
Automatika zakuhavanja	•
Trajno prepoznavanje posuda	•
Održavanje topline	•
Stop&Go funkcija	•
Upravljanje putem regulatora	–
Recall funkcija	•
Podsjetnik minuta	•
Automatika isključivanja	•
Individualne prilagodbe	•
Električno paljenje jednim potezom	–
Komfor pri održavanju	
Zaštita kod brisanja	•
Nosači posuđa perivi u perilici posuđa	–
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja	•
Prikaz preostale topline	•
GasStop	–
Tehnički podaci	
Dimenzije (Š x V x D) u mm	378 x 51 x 520
Dimenzije izreza (Š x D) pri ugradnji u ravnini s radnom površinom u mm	382 x 524/358 x 500
Dimenzije izreza (Š x D) pri položenoj ugradnji u mm	358 x 500
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	51
Težina u kg	7
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,60
Duljina električnog kabela u m	1,4
Isporučeni pribor	
CSFG7000 FlameGuard	–
Komplet sapnica za zemni plin	–
Komplet sapnica za ukapljeni plin	–
Oslojena wok tava	–
Boja artikla	
Crna	•

SmartLine plin

Karakteristike



Oznaka modela	CS 7101-1 FL	CS 7102-1 FL
Vrsta grijanja		
Vrsta grijanja	Plin	Plin
Dizajn		
Ugradnja u ravnini s rad. pov.	•	•
Boja staklokeramičke površine	crna	crna
Nosači posuđa od gusa (mat, crni, emajlirani)	–	–
Ugradnja polag. na rad. pov	•	•
Oprema zona za kuhanje		
Broj zona za kuhanje	1	2
1. zona/područje za kuhanje		
Položaj	u sredini	naprijed u sredini
Vrsta	Dvostruki plamenik za wok	Normalni plamenik
Dimenzija u mm	Ø 300	Ø 120–220
Maks. snaga u W	4500	1700
Maks. TwinBooster snaga u W	–	–
2. zona/područje za kuhanje		
Položaj	–	straga u sredini
Vrsta	–	Jaki plamenik
Dimenzija u mm	–	Ø 140-240
Maks. snaga u W	–	2700
Maks. TwinBooster snaga u W	–	–
Komfor pri korištenju		
Upravljanje	Regulator	Regulatori
Boja indikatora	–	–
Automatika zakuhanja	–	–
Trajno prepoznavanje posuda	–	–
Održavanje topline	–	–
Stop&Go funkcija	–	–
Upravljanje putem regulatora	•	•
Recall funkcija	–	–
Podsjetnik minuta	–	–
Automatika isključivanja	–	–
Individualne prilagodbe	–	–
Električno paljenje jednim potezom	•	•
Komfor pri održavanju		
Zaštita kod brisanja	–	–
Nosači posuđa perivi u perilici posuđa	•	•
Sigurnost		
Sigurnosno isključivanje	–	–
Funkcija zaključavanja	–	–
Prikaz preostale topline	–	–
GasStop	•	•
Tehnički podaci		
Dimenzije (Š x V x D) u mm	378 x 92 x 520	378 x 92 x 520
Dimenzije izreza (Š x D) pri ugradnji u ravnini s radnom površinom u mm	382 x 524/358 x 500	382 x 524/358 x 500
Dimenzije izreza (Š x D) pri položenoj ugradnji u mm	358 x 500	358 x 500
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	92	92
Težina u kg	7	7
Ukupna priključna vrijednost u kW	4,50	4,40
Duljina električnog kabela u m	2,0	2,0
Isporučeni pribor		
CSFG7000 FlameGuard	•	•
Komplet sapnica za zemni plin	•	•
Komplet sapnica za ukapljeni plin	•	•
Oslojena wok tava	–	–
Boja artikla		
Crna	•	•

SmartLine Teppan-Yaki


Karakteristike



Oznaka modela	CS 7632 FL
Vrsta grijanja	
Vrsta grijanja	–
Dizajn	
Ugradnja u ravnini s rad. pov.	•
Boja staklokeramičke površine	crna
Nosači posuđa od gusa (mat, crni, emajlirani)	–
Ugradnja polag. na rad. pov	•
Oprema zona za kuhanje	
Broj zona za kuhanje	–
1. zona/područje za kuhanje	
Položaj	sprijeda
Vrsta	Teppan površina s indukcijom
Dimenzija u mm	305 x 175
Maks. snaga u W	–
Maks. TwinBooster snaga u W	–
2. zona/područje za kuhanje	
Položaj	straga
Vrsta	Teppan površina s indukcijom
Dimenzija u mm	305 x 175
Maks. snaga u W	–
Maks. TwinBooster snaga u W	–
Komfor pri korištenju	
Upravljanje putem senzorskih tipki	SmartSelect
Boja indikatora	žuta
Automatika zakuhavanja	–
Trajno prepoznavanje posuda	–
Održavanje topline	•
Stop&Go funkcija	•
Upravljanje putem regulatora	–
Recall funkcija	•
Podsjetnik minuta	•
Automatika isključivanja	•
Individualne prilagodbe	•
Električno paljenje jednim potezom	–
Komfor pri održavanju	
Zaštita kod brisanja	•
Nosači posuđa perivi u perilici posuđa	–
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja	•
Prikaz preostale topline	•
GasStop	–
Tehnički podaci	
Dimenzije (Š x V x D) u mm	378 x 60 x 520
Dimenzije izreza (Š x D) pri ugradnji u ravnini s radnom površinom u mm	382 x 524/358 x 500
Dimenzije izreza (Š x D) pri položenoj ugradnji u mm	358 x 500
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	60
Težina u kg	8
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,80
Duljina električnog kabela u m	1,5
Isporučeni pribor	
CSFG7000 FlameGuard	–
Komplet sapnica za zemni plin	–
Komplet sapnica za ukapljeni plin	–
Oslojena wok tava	–
Boja artikla	
Crna/Plemeniti čelik	•


SmartLine stolna napa

Karakteristike



Oznaka modela	CSDA 7001 FL
Načini rada	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Set za pregr. na kruž. zraka	DUU 1000-2
Dizajn	
Ugradnja u ravnini s rad. pov.	•
Položeno bez okvira	•
Komfor pri korištenju	
Upravljanje putem senzorskih tipki	SmartSelect
Boja indikatora	žuta
Naknadni rad 5 min.	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A++
Komfor pri održavanju	
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	•
Sustav filtracije	
Filtri za masn. od pl. čelika	1
Odvod zraka	
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h)	440
Protok zraka Booster (m ³ /h)	560
Sna. zvu. stup. rada 3 dB(A)**	65
Snaga zvuka Booster dB(A)**	69
Zvučni tlak razina 3 dB(A)	51,0
Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	55,0
Kruženje zraka	
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h)	380
Protok zraka, Booster stupanj (m ³ /h) prema EN 61591	460
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW)	73,0
Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	78,0
Zvučni tlak razina 3 dB(A)	58,0
Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	63,0
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije (Š x V x D) u mm	120 x 168 x 520
Dimenzije izreza (Š x D) pri ugradnji u ravnini s radnom površinom u mm	124 x 524/100 x 500
Dimenzije izreza (Š x D) pri položenoj ugradnji u mm	100 x 500
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,17
Upute za montažu	
Ventilator u podnožju s priključkom za odvod zraka	•
Priključak za odvod zraka straga i bočno	•
Isporučeni pribor	
Priključni kabel	–
Sustav kanala do ventilatora u podnožju	•
Boja artikla	
Crna	•





Plinske ploče za kuhanje



Miele plinske ploče za kuhinje



Izvedba



Plinske ploče za kuhanje

Miele plinske ploče za kuhanje uvijek se ugrađuju neovisno o pećnici. Prostor ispod ploče za kuhanje tada se može iskoristiti za ladice ili ormariće. Tako je planiranje kuhinje vrlo fleksibilno.

Izvedbe



Plin

Plin je primarna energija. To je vrsta energije koja dolazi iz prirode i ne prolazi kroz procese pretvorbe prije korištenja. Zbog toga je kuhanje na plin vrlo ekološko. Plin ima već dugu tradiciju. Prvi plinski štednjaci nastali su već u 19. stoljeću, dugo prije električnih ploča za kuhanje.

Savršeno prilagođene Vašim zahtjevima

Vrste, oblici i različite dimenzije Miele plinskih ploča za kuhanje

Raznolikost dimenzija



Klasično

Širine 60 cm – ploče za kuhanje sa 3 do 4 plamenika



Praktično

Širine 75 cm – ploče za kuhanje sa 4 do 5 plamenika



Izdašno

Širine 90 cm – ekstra široka varijanta sa 5 plamenika

Varijante dizajna



Klasične plinske ploče na bazi plemenitog čelika



Integrirane plosnate plinske ploče na bazi plemenitog čelika




Elegantne plinske ploče na bazi staklokeramike

Filozofija upravljanja



Plinske ploče za kuhanje bez elektronike

Sve Miele ploče za kuhanje raspolažu sigurnosnom značajkom GasStop. Spomenuta značajka jamči da će se dovod plina trenutno prekinuti ako se plamen ugasi. Na taj način je onemogućeno nekontrolirano istjecanje plina.



Plinske ploče za kuhanje s elektronikom

QuickStart* jamči ubrzano paljenje, GasStop & ReStart* za automatsko ponovno paljenje kod ugašenog plamena. Neke varijante dodatno raspolažu s podsjetnikom minuta kao i prikazom topline i preostale topline.



Koje praktične značajke želite?

Prednosti* Miele plinske ploče za kuhanje

Plinske ploče za kuhanje s elektronikom

Miele plinske ploče za kuhanje, koje su opremljene elektronikom, raspolažu s opremom koja Vam pruža još više zaštite i komfora: QuickStart** jamči ubrzano paljenje, a GasStop & ReStart* automatsko ponovno paljenje ugašenog plamena. Neki modeli dodatno raspolažu s podsjetnikom minuta kao i prikazom topline i preostale topline.




QuickStart**

Nema više pritiska i držanja: vrlo jednostavna elektronika uključivanja s funkcijom okretanja.



GasStop & ReStart**

Sigurno kuhanje: ako se plamen ugasi, ponovo će se upaliti. Ukoliko spomenuto ne uspije, prekinut je dovod plina.



ComfortClean nosači posuđa

Brzo čisto: nosač posuđa uklonite te operite u perilici posuđa. Plinska ploča će tako dugo ostati lijepa.



Plamenik za wok

Profesionalno: plinski plamenik za wok, jednostruki ili dvostruki, za jedinstvenu odnosno odvojenu regulaciju oba plamenika.



Fleksibilna oprema plamenika

Od štednih do vrlo snažnih: za svaku primjenu postoji odgovarajući plamenik optimalne snage.

* ovisno o modelu

** Patent: DE 102007015822

Što znači pojedina ikona?

Prikaz svih simbola za Miele plinske ploče za kuhanje



Upravljanje

Brz i jednostavan odabir zasebnim regulatorom.



Sigurnost

Veći komfor zahvaljujući automatskom ponovnom uspostavljanju plamena.



Visoka razina sigurnosti trenutnim prekidom opskrbe plinom u slučaju gašenja plamena.



QuickStart

Veći komfor zahvaljujući ubrzanom uključivanju plinskog plamena.



Nosač posuđa

Savršena čistoća pranjem nosača posuđa koji su prikladni za pranje u perilici.



PerfectClean plamenik

Patentirana oplemenjena površina za nenadmašan komfor pri čišćenju.

Plinske ploče za kuhanje

Karakteristike



Oznaka modela	KM 2010	KM 2356-1	KM 3010	KM 3034-1
Dizajn				
Elegantna staklo-keramička površina	–	–	•	•
Miele logo utisnut u plemeniti čelik	–	•	•	–
Nosači posuđa od gusa (mat, crni, emajlirani)	•	•	•	•
Ploča za kuh. od plem. čelika	•	•	–	–
Oprema zona za kuhanje				
Broj zona za kuhanje	4	5	4	5
1. zona/područje za kuhanje				
Položaj	sprijeda lijevo	sprijeda lijevo	sprijeda lijevo	sprijeda lijevo
Vrsta	Jaki plamenik	Štedni plamenik	Jaki plamenik	Jaki plamenik
Dimenzija u mm	–	–	–	–
Maks. snaga u W	2600	1000	2700	2700
2. zona/područje za kuhanje				
Položaj	straga lijevo	straga lijevo	straga lijevo	straga lijevo
Vrsta	Štedni plamenik	Jaki plamenik	Štedni plamenik	Štedni plamenik
Dimenzija u mm	–	–	–	–
Maks. snaga u W	1000	2700	1000	1000
3. zona/područje za kuhanje				
Položaj	straga desno	u sredini	straga desno	u sredini
Vrsta	Normalni plamenik	Dvostruki plamenik za wok	Normalni plamenik	Dvostruki plamenik za wok
Dimenzija u mm	–	–	–	–
Maks. snaga u W	1750	4500	1700	4700
4. zona/područje za kuhanje				
Položaj	sprijeda desno	straga desno	sprijeda desno	straga desno
Vrsta	Normalni plamenik	Normalni plamenik	Normalni plamenik	Normalni plamenik
Dimenzija u mm	–	–	–	–
Maks. snaga u W	1750	1700	1700	1700
5. zona/područje za kuhanje				
Položaj	–	sprijeda desno	–	sprijeda desno
Vrsta	–	Normalni plamenik	–	Normalni plamenik
Dimenzija u mm	–	–	–	–
Maks. snaga u W	–	1700	–	1700
6. zona/područje za kuhanje				
Položaj	–	–	–	–
Vrsta	–	–	–	–
Dimenzija u mm	–	–	–	–
Maks. snaga u W	–	–	–	–
Komfor pri korištenju				
Upravljanje putem regulatora	•	•	•	•
Električno paljenje jednim potezom	•	–	•	•
QuickStart	–	•	–	•
Komfor pri održavanju				
Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	–	–	–	•
Nosači posuđa perivi u perilici posuđa	•	•	•	•
PerfectClean plamenik	•	–	–	–
Sigurnost				
Prikaz topline	–	–	–	•
Indikator rada	–	–	–	•
GasStop	•	–	•	–
GasStop & ReStart	–	•	•	•
Tehnički podaci				
Dimenzije (Š x V x D) u mm	650 x 90 x 520	888 x 105 x 508	626 x 54 x 526	806 x 53 x 526
Dimenzije izreza (Š x D) pri položenoj ugradnji u mm	560 x 480	862 x 490	600 x 500	780 x 500
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,10	11,60	–	0,00

Plinske ploče za kuhanje

Karakteristike



Oznaka modela	KM 3054-1
Dizajn	
Elegantna staklo-keramička površina	•
Miele logo utisnut u plemeniti čelik	–
Nosači posuđa od gusa (mat, crni, emajlirani)	•
Ploča za kuh. od plem. čelika	–
Oprema zona za kuhanje	
Broj zona za kuhanje	5
1. zona/područje za kuhanje	
Položaj	lijevo u sredini
Vrsta	Dvostruki plamenik za wok
Dimenzija u mm	–
Maks. snaga u W	4700
2. zona/područje za kuhanje	
Položaj	straga sredina
Vrsta	Štedni plamenik
Dimenzija u mm	–
Maks. snaga u W	1000
3. zona/područje za kuhanje	
Položaj	straga desno
Vrsta	Normalni plamenik
Dimenzija u mm	–
Maks. snaga u W	1700
4. zona/područje za kuhanje	
Položaj	sprijeda desno
Vrsta	Normalni plamenik
Dimenzija u mm	–
Maks. snaga u W	1700
5. zona/područje za kuhanje	
Položaj	naprijed u sredini
Vrsta	Jaki plamenik
Dimenzija u mm	–
Maks. snaga u W	2700
6. zona/područje za kuhanje	
Položaj	–
Vrsta	–
Dimenzija u mm	–
Maks. snaga u W	–
Komfor pri korištenju	
Upravljanje putem regulatora	•
Električno paljenje jednim potezom	•
QuickStart	•
Komfor pri održavanju	
Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	•
Nosači posuđa perivi u perilici posuđa	•
PerfectClean plamenik	–
Sigurnost	
Prikaz topline	•
Indikator rada	•
GasStop	–
GasStop & ReStart	•
Tehnički podaci	
Dimenzije (Š x V x D) u mm	942 x 53 x 526
Dimenzije izreza (Š x D) pri položenoj ugradnji u mm	916 x 500
Ukupna priključna vrijednost u kW	11,80



Miele plinske ploče za kuhanje



Kuhinjske nape

Dobre perspektive za planiranje Vaše kuhinje

Oblici Miele napa

Izvedbe

Zidne i otočne kuhinjske nape

Privlače poglede



Otočne kuhinjske nape



Zidne kuhinjske nape

Stropne nape

Integrirana ventilacija za nesmetani pogled




Stolne kuhinjske nape

Elegantno rješenje iza ploče za kuhanje



Ugradbene kuhinjske nape

Pravo rješenje za svaku situaciju ugradnje



Plosnate ugradbene nape



Podgradne nape



Stolna napa



Ugradbene nape

Tako ćete pronaći optimalnu širinu za svoju ploču za kuhanje

Širine Miele napa



Za manje kuhinje i kuhinje srednje veličine
Nape širine između 50 cm i 80 cm



Za velike i otvorene kuhinje
Nape širine između 90 cm i 120 cm

Intuitivno upravljanje olakšava kuhanje

Intuitivno upravljanje Miele napama



SmartControl White – intuitivno upravljanje sa stilom



SmartControl – elegantno upravljanje na dodir



ComfortControl – upravljanje bez muke



EasySwitch – odabir dodirom prsta

Odgovarajuća klima prostorije za svaku situaciju stanovanja

Načini rada Miele napa

Prilikom kuhanja, a posebno prženja nastaju pare, mješavina vodene pare, masnoća i mirisa. Ako se zrak iz kuhinje ne usisa ili filtrira, para ostaje u prostoru i opterećuje klimu prostorije. Dugoročno će ispaštati Vaš kuhinjski namještaj, tapete, premazi itd., jer se na njima taloži para. Za učinkovito čišćenje zraka postoje dvije mogućnosti: način rada na odvod zraka i način rada na kruženje zraka.



Način rada na odvod zraka – vrlo učinkovito i štiti od vlage



I osigurava tihi rad




Način rada na kruženje zraka – jednostavno i energetski učinkovito

Brojne mogućnosti

Miele sustav filtara za rad na kruženje zraka


Miele ploče za kuhanje kod načina rada na kruženje zraka posebno učinkovito uklanjaju mirise od kuhanja. O navedenom brine poseban aktivni ugljeni filtar, koji pouzdano preuzima mirise. Za uklanjanje mirisa Miele nudi različite filtre s aktivnim ugljenom koji brinu o čistom zraku prilikom kuhanja. Odabir filtra ovisi o modelu.



Active AirClean filtar



Longlife AirClean filtar



Sensitive AirClean filtar





Con@ctivity

Koje praktične značajke želite?

Prednosti* Miele napa

**SAMO
MIELE**

Con@ctivity – Automatska funkcija za Miele nape

U potpunosti se koncentrirajte na kuhanje: s Con@ctivity Vaša će napa automatski napraviti što treba. Čim se ploča za kuhanje uključi ili isključi, napa reagira samostalno. Usisna snaga se automatski prilagođava, ovisno o stanju na ploči za kuhanje – i time stalno stvara ugodnu klimu u prostoriji. Međusobnu komunikaciju uređaja omogućuje WLAN.



SmartControl

Kvalitetno i funkcionalno: uživajte u praktičnom upravljanju na dodir s žutim prikazima.



ECO motor

Snažan i štedljiv: istosmjerni motor štedi do 50 % energije u usporedbi s konvencionalnim ventilatorima.



Silence

Učinkovit i jako tih: ventilator je opremljen i učinkovito izoliran posebnim materijalom za zvučnu izolaciju.



Miele CleanCover

Zaštita i lako čišćenje: zatvorena, glatka površina sprječava kontakt s kablovima i dijelovima motora.



Filtri za masnoću od plemenitog čelika (od 10 slojeva)

Učinkovito i vizualno zahtjevno: visoki stupanj odvajanja masnoća i jednostavno pranje u perilici posuđa.

Što znači pojedina ikona?

Prikaz svih simbola za Miele nape



Energetska učinkovitost

Prikazuju se razredi energetske učinkovitosti od A+++ do B.



Con@ctivity

Automatska funkcija koja se temelji na WLAN, za optimalnu klimu u prostoriji i najviši komfor pri korištenju.



10 x filter

Metalni filter za masnoću od 10 slojeva prikladan za pranje u perilici posuđa.



Indikator filtra

Optički prikaz zasićenja filtra za masnoću i filtra aktivnog ugljena.



ECO motor

Posebno učinkovita napa.



Silence

Izrazito niski zvukovi u kuhinji.

Downdraft sustav nape

Karakteristike



Oznaka modela	DAD 4840 Black Levantar	DAD 4940 Black Levantar
Izvedba		
Stolna ugradbena napa	•	•
Načini rada		
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje	Mogućnost pregradnje
Vanjski pogon	–	–
Set za pregr. na kruž. zraka	DUU 600/DUP 150	DUU 600/DUP 150
Potreban dodatni aktivni ugljeni filter	DKF 30-P/DKF 30-R	DKF 30-P/DKF 30-R
Komfor pri korištenju		
Umrežavanje s Miele@home	•	•
Con@ctivity 3.0	•	•
Upravljanje na dodir	–	–
Naknadni rad 5/15 min	•	•
Prikaz zasić. filtra za masn.	•	•
Prikaz zasić. filtra za mirise	•	•
Hood in motion	•	•
Učinkovitost i održivost		
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A	A
Sustav filtracije		
Filteri za masn. od pl. čelika	2	2
Osvjetljenje		
LED	•	•
Broj x W	1 x 11,2	1 x 11,2
Jačina osvjetljenja u Lx	400	400
Temperatura boje u K	3500	3500
Ventilator		
Motor na istosmjernu struju	•	•
Odvod zraka		
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h)	440	440
Zvuč. sn., stup. 3 (dB(A) re1pW)	62,0	62,0
Zvučni tlak razina 3 dB(A)	49,0	49,0
Kruženje zraka		
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h)	415	415
Zvuč. sn., stup. 3 (dB(A) re1pW)	69,0	69,0
Zvučni tlak razina 3 dB(A)	56,0	56,0
Sigurnost		
Sigurnosno isključivanje	•	•
Tehnički podaci		
Dimenzije tijela nape u mm (Š x V x D)	916 x 300 x 120	936 x 300 x 120
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,25	0,25
Napon u V	230	230
Osigurač u A	10	10
Upute za montažu		
Ø Ispušni nastavak u mm	150	150
Optimalna kombinacija s pločom za kuhanje	KM 7689 FL; KM 7684 FL	KM 7697 FL; KM 7594 FL
Dodatni pribor		
Aktivni ugljeni filter	DKF 30-P	DKF 30-P
Regenerirajući aktivni ugljeni filter	DKF 30-R	DKF 30-R
Boja artikla		
Crna	•	•

Stropna napa

Karakteristike



Oznaka modela	DA 2808
Izvedba	•
Stropna napa	
Načini rada	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Vanjski pogon	–
Set za pregr. na kruž. zraka	DUU 2900
Potreban dodatni aktivni ugljeni filter	DKF 20-P
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Con@ctivity 3.0	•
Naknadni rad 5/15 min	•
Prikaz zasić. filtra za masn.	•
Prikaz zasić. filtra za mirise	•
Silence paket	–
Učinkovitost i održivost	
Razred energ. učin. (A+++ – D)	A+
Komfor pri održavanju	
CleanCover unutrašnjost nape	•
Sustav filtracije	
Filteri za masn. od pl. čelika	2
Osvjetljenje	
LED	•
Broj x W	4 x 3
Jačina osvjetljenja u Lx	720
Temperatura boje u K	3500
Ventilator	
Motor na istosmjernu struju	•
Odvod zraka	
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h)	450
Zvuč. sn., stup. 3 (dB(A) re1pW)	53,0
Zvučni tlak razina 3 dB(A)	38,0
Kruženje zraka	
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h)	335
Zvuč. sn., stup. 3 (dB(A) re1pW)	62,0
Zvučni tlak razina 3 dB(A)	47,0
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije tijela nape u mm (Š x V x D)	880 x 342 x 500
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje u mm	650
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,11
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Upute za montažu	
Priključak za odvod zraka gore	•
Priključak za odvod zraka bočno	•
Ø Ispušni nastavak u mm	150
Komb. s WLAN pločom za kuhanje	potrebno
Dodatni pribor	
Aktivni ugljeni filter	DKF 20-P
Regenerirajući aktivni ugljeni filter	–
Boja artikla	
Plemeniti čelik	•

Ugradbene nape



Karakteristike



Oznaka modela	DA 2360	DA 2390	DA 2558	DA 2578
Izvedba				
Ugradbena napa	•	•	•	•
Načini rada				
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje	Mogućnost pregradnje	Mogućnost pregradnje	Mogućnost pregradnje
Vanjski pogon	–	–	–	–
Set za pregr. na kruž. zraka	DUU 151	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Potreban dodatni aktivni ugljeni filtar	DKF 19-P	DKF 19-P	DKF 15-P	DKF 15-P
Komfor pri korištenju				
Umrežavanje s Miele@home	–	–	•	•
Con@ctivity 3.0	–	–	•	•
Okretni regulator	–	–	–	–
Naknadni rad 5/15 min	–	–	•	•
Prikaz zasić. filtra za masn.	–	–	•	•
Prikaz zasić. filtra za mirise	–	–	•	•
Učinkovitost i održivost				
Razred energ. učin. (A+++ – D)	A	A	A	A
Sustav filtracije				
Filtri za masn. od pl. čelika	1	2	1	2
Osvjetljenje				
Broj x W	2 x 3	4 x 3	2 x 3	2 x 3
Jačina osvjetljenja u Lx	350	500	330	300
Temperatura boje u K	3000	3000	3000	3000
Ventilator				
Motor na istosmjernu struju	–	–	–	–
Odvod zraka				
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h)	360	360	360	360
Zvuč. sn., stup. 3 (dB(A) re1pW)	52,0	52,0	56,0	56,0
Zvučni tlak razina 3 dB(A)	38,0	38,0	41,0	41,0
Kruženje zraka				
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h)	320	320	320	320
Zvuč. sn., stup. 3 (dB(A) re1pW)	64,0	64,0	63,0	63,0
Zvučni tlak razina 3 dB(A)	49,0	49,0	48,0	48,0
Sigurnost				
Sigurnosno isključivanje	•	•	•	•
Tehnički podaci				
Dimenzije tijela nape u mm (Š x V x D)	584 x 63 x 297	884 x 63 x 297	532 x 50 x 372	702 x 50 x 402
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450	450	450	450
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje u mm	650	650	650	650
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,22	0,23	0,22	0,22
Napon u V	230	230	230	230
Osigurač u A	10	10	10	10
Upute za montažu				
Priključak za odvod zraka gore	•	•	•	•
Ø Ispušni nastavak u mm	150	150	150	150
Komb. s WLAN pločom za kuhanje	–	–	preporučljivo	preporučljivo
Dodatni pribor				
Aktivni ugljeni filtar	DKF 19-P	DKF 19-P	DKF 15-P	DKF 15-P
Boja artikla				
Plemeniti čelik	•	•	•	•

Ugradbene nape


Karakteristike



Oznaka modela	DA 2668	DA 2698
Izvedba		
Ugradbena napa	•	•
Načini rada		
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje	Mogućnost pregradnje
Vanjski pogon	–	–
Set za pregr. na kruž. zraka	DUU 151	DUU 151
Potreban dodatni aktivni ugljeni filter	DKF 19-P	DKF 19-P
Komfor pri korištenju		
Umrežavanje s Miele@home	•	•
Con@ctivity 3.0	•	•
Okretni regulator	–	–
Naknadni rad 5/15 min	•	•
Prikaz zasić. filtra za masn.	•	•
Prikaz zasić. filtra za mirise	•	•
Učinkovitost i održivost		
Razred energ. učin. (A+++ – D)	A+	A+
Sustav filtracije		
Filteri za masn. od pl. čelika	2	2
Osvjetljenje		
Broj x W	2 x 4,5	4 x 3
Jačina osvjetljenja u Lx	700	650
Temperatura boje u K	3500	3500
Ventilator		
Motor na istosmjernu struju	•	•
Odvod zraka		
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h)	365	400
Zvuč. sn., stup. 3 (dB(A) re1pW)	51,0	51,0
Zvučni tlak razina 3 dB(A)	37,0	37,0
Kruženje zraka		
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h)	330	365
Zvuč. sn., stup. 3 (dB(A) re1pW)	64,0	62,0
Zvučni tlak razina 3 dB(A)	49,0	48,0
Sigurnost		
Sigurnosno isključivanje	•	•
Tehnički podaci		
Dimenzije tijela nape u mm (Š x V x D)	580 x 63 x 293	880 x 63 x 293
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450	450
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje u mm	650	650
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,08	0,09
Napon u V	230	230
Osigurač u A	10	10
Upute za montažu		
Priključak za odvod zraka gore	•	•
Ø Ispušni nastavak u mm	150	150
Komb. s WLAN pločom za kuhanje	preporučljivo	preporučljivo
Dodatni pribor		
Aktivni ugljeni filter	DKF 19-P	DKF 19-P
Boja artikla		
Plemeniti čelik	•	•

Izvlačne nape s plosnatim zaslonom za paru

Karakteristike




--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Oznaka modela	DAS 2620	DAS 2920	DAS 4620	DAS 4640
Izvedba				
Napa s plosnatim panelom	•	•	•	•
Načini rada				
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje	Mogućnost pregradnje	Mogućnost pregradnje	Mogućnost pregradnje
Vanjski pogon	–	–	–	–
Set za pregr. na kruž. zraka	DUU 151	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Potreban dodatni aktivni ugljeni filtar	DKF 31-P	DKF 31-P	DKF 31-P	DKF 31-P
Komfort pri korištenju				
Umrežavanje s Miele@home	–	–	•	•
Con@ctivity 3.0	–	–	•	•
Upravljanje na dodir	–	–	–	–
Naknadni rad 5/15 min	–	–	•	•
Prikaz zasić. filtra za masn.	–	–	•	•
Prikaz zasić. filtra za mirise	–	–	•	•
Učinkovitost i održivost				
Razred energ. učin. (A+++ – D)	A	A	A+++	A+
Sustav filtracije				
Filtri za masn. od pl. čelika	1	1	1	2
Osvjetljenje				
LED	•	•	•	•
Broj x W	1 x 3,2	1 x 3,2	1 x 3	1 x 3
Jačina osvjetljenja u Lx	310	275	330	300
Temperatura boje u K	3500	3500	3500	3500
Ventilator				
Motor na istosmjernu struju	–	–	•	•
Odvod zraka				
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h)	410	410	400	380
Zvuč. sn., stup. 3 (dB(A) re1pW)	61,0	61,0	56,0	52,0
Zvučni tlak razina 3 dB(A)	47,0	47,0	42,0	39,0
Kruženje zraka				
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h)	415	415	380	405
Zvuč. sn., stup. 3 (dB(A) re1pW)	68,0	68,0	62,0	61,0
Zvučni tlak razina 3 dB(A)	54,0	54,0	48,0	48,0
Sigurnost				
Sigurnosno isključivanje	•	•	•	•
Tehnički podaci				
Dimenzije tijela nape u mm (Š x V x D)	596 x 36 x 273	896 x 36 x 273	596 x 36 x 273	561 x 68 x 307
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450	450	450	450
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje u mm	650	650	650	–
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,20	0,20	0,09	0,08
Napon u V	230	230	230	230
Osigurač u A	10	10	10	10
Upute za montažu				
Priključak za odvod zraka gore	•	•	•	•
Ø Ispušni nastavak u mm	150	150	150	150
Komb. s WLAN pločom za kuhanje	–	–	–	–
Dodatni pribor				
Aktivni ugljeni filtar	DKFS 31-P/DKF 31-P	DKFS 31-P/DKF 31-P	DKFS 31-P/DKF 31-P	DKF 31-P
Regenerirajući aktivni ugljeni filtar	DKF 31-R	DKF 31-R	DKF 31-R	DKF 31-R
Boja artikla				
Plemeniti čelik	•	•	•	–
Prozirno staklo	–	–	–	•

Izvlačne nape s plosnatim zaslonom za paru


Karakteristike



Oznaka modela	DAS 4920	DAS 8930
Izvedba		
Napa s plosnatim panelom	•	•
Načini rada		
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje	Mogućnost pregradnje
Vanjski pogon	–	–
Set za pregr. na kruž. zraka	DUU 151	DUU 151
Potreban dodatni aktivni ugljeni filtar	DKF 31-P	DKF 31-P
Komfor pri korištenju		
Umrežavanje s Miele@home	•	•
Con@ctivity 3.0	•	•
Upravljanje na dodir	–	–
Naknadni rad 5/15 min	•	•
Prikaz zasić. filtra za masn.	•	•
Prikaz zasić. filtra za mirise	•	•
Učinkovitost i održivost		
Razred energ. učin. (A+++ – D)	A+++	A++
Sustav filtracije		
Filtri za masn. od pl. čelika	1	2
Osvjetljenje		
LED	•	•
Broj x W	1 x 3	1 x 3
Jačina osvjetljenja u Lx	300	270
Temperatura boje u K	3500	3500
Ventilator		
Motor na istosmjernu struju	•	•
Odvod zraka		
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h)	400	400
Zvuč. sn., stup. 3 (dB(A) re1pW)	55,0	51,0
Zvučni tlak razina 3 dB(A)	41,0	37,0
Kruženje zraka		
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h)	380	425
Zvuč. sn., stup. 3 (dB(A) re1pW)	61,0	61,0
Zvučni tlak razina 3 dB(A)	48,0	47,0
Sigurnost		
Sigurnosno isključivanje	•	•
Tehnički podaci		
Dimenzije tijela nape u mm (Š x V x D)	896 x 36 x 273	861 x 60 x 307
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450	450
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje u mm	650	650
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,09	0,23
Napon u V	230	230
Osigurač u A	10	10
Upute za montažu		
Prikjučak za odvod zraka gore	•	•
Ø Ispušni nastavak u mm	150	150
Komb. s WLAN pločom za kuhanje	–	–
Dodatni pribor		
Aktivni ugljeni filtar	DKFS 31-P/DKF 31-P	DKF 31-P
Regenerirajući aktivni ugljeni filtar	DKF 31-R	DKF 31-R
Boja artikla		
Plemeniti čelik	•	•
Prozirno staklo	–	–

Podgradne nape

Karakteristike



Oznaka modela	DA 1260
Izvedba	•
Podgradna napa	•
Načini rada	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Set za pregr. na kruž. zraka	–
Potreban dodatni aktivni ugljeni filter	DKF 18-P
Komfor pri korištenju	
Klizni prekidač	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energ. učin. (A+++ – D)	C
Sustav filtracije	
Filteri za masn. od pl. čelika	2
Osvjetljenje	
LED	•
Broj x W	2 x 3
Jačina osvjetljenja u Lx	330
Temperatura boje u K	3000
Odvod zraka	
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h)	355
Zvuč. sn., stup. 3 (dB(A) re1pW)	64,0
Zvučni tlak razina 3 dB(A)	50,0
Kruženje zraka	
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h)	195
Zvuč. sn., stup. 3 (dB(A) re1pW)	73,0
Zvučni tlak razina 3 dB(A)	59,0
Tehnički podaci	
Dimenzije tijela nape u mm (Š x V x D)	598 x 125 x 500
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje u mm	650
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,23
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Upute za montažu	
Priključak za odvod zraka gore	•
Priključak za odvod zraka bočno	–
Ø Ispušni nastavak u mm	150
Dodatni pribor	
Aktivni ugljeni filter	DKF 18-P
Boja artikla	
Plemeniti čelik	•

Otočne nape

Karakteristike




A⁺⁺	Con@ctivity 3.0		C	Con@ctivity 3.0		A	Con@ctivity 3.0		A		
Filter Indicator	Eco Motor	Silence	Filter Indicator			Filter Indicator	Eco Motor				

Oznaka modela	DA 6698 D Puristic Version 6000	DA 6708 D Aura Edition 6000	DA 7078 D Aura 3,0 White Loom	PUR 98 D
Izvedba				
Otočna napa	•	•	•	•
Načini rada				
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje	Kruženje zraka	Kruženje zraka	Mogućnost pregradnje
Vanjski pogon	–	–	–	–
Set za pregr. na kruž. zraka	DUI 32	–	–	DUI 32
Potreban dodatni aktivni ugljeni filtar	DKF 12-P	DKF 21-P	–	DKF 12-P
Komfort pri korištenju				
Umrežavanje s Miele@home	•	•	–	–
Con@ctivity 3.0	•	•	•	–
Upravljanje na dodir	•	•	–	–
Naknadni rad 5/15 min	•	•	•	–
Prikaz zasić. filtra za masn.	•	•	•	–
Prikaz zasić. filtra za mirise	•	•	•	–
Silence paket	•	–	–	–
Hood in motion	–	–	–	–
Učinkovitost i održivost				
Razred energ. učin. (A+++ – D)	A++	C	A	A
Sustav filtracije				
Filtri za masn. od pl. čelika	3	2	2	3
Osvjetljenje				
LED	•	•	•	•
Broj x W	4 x 3	4 x 3	14	4 x 3
Jačina osvjjetljenja u Lx	820	720	475	500
Temperatura boje u K	3500	3500	3500	3500
Ventilator				
Motor na istosmjernu struju	•	–	•	–
Odvod zraka				
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h)	450	–	–	400
Zvuč. sn., stup. 3 (dB(A) re1pW)	53,0	–	–	57,0
Zvučni tlak razina 3 dB(A)	38,0	–	–	39,0
Kruženje zraka				
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h)	330	470	420	330
Zvuč. sn., stup. 3 (dB(A) re1pW)	64,0	67,0	65,0	66,0
Zvučni tlak razina 3 dB(A)	49,0	53,0	51,0	49,0
Sigurnost				
Sigurnosno isključivanje	•	•	•	•
Tehnički podaci				
Dimenzije tijela nape u mm (Š x V x D)	898 x 85 x 598	1000 x 112 x 700	700 x 170 x 700	330 m3/h
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450	450	450	450
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje u mm	650	650	–	650
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,11	0,15	0,07	0,23
Napon u V	230	230	230	230
Osigurač u A	10	10	10	10
Upute za montažu				
Priključak za odvod zraka gore	•	–	–	•
Priključak za odvod zraka bočno	–	–	–	–
Ø Ispušni nastavak u mm	150	–	–	150
Dodatni pribor				
Aktivni ugljeni filtar	DKF 12-P	DKF 21-P	–	DKF 12-P
Regenerirajući aktivni ugljeni filtar	DKF 12-R	DKF 21-R	DKF 27-R	DKF 12-R
Boja artikla				
Plemeniti čelik	•	•	–	•
Opsidijan crna	•	–	–	–
Briljantno bijela	•	–	•	–

Zidne nape

Karakteristike



Oznaka modela	DA 5798 W Next Step	DA 6066 W Wing	DA 6096 W Wing	DA 6498 W Pure Black
Izvedba				
Zidna napa	•	•	•	•
Načini rada				
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje	Mogućnost pregradnje	Mogućnost pregradnje	Mogućnost pregradnje
Vanjski pogon	-	-	-	-
Set za pregr. na kruž. zraka	DUW 20	-	-	-
Potreban dodatni aktivni ugljeni filtar	DKF 12-P	DKF 25-P	DKF 25-P	DKF 25-P
Komfor pri korištenju				
Umrežavanje s Miele@home	•	-	-	•
Con@ctivity 3.0	•	-	-	•
Upravljanje na dodir	-	-	-	•
Naknadni rad 5/15 min	•	-	-	•
Prikaz zasić. filtra za masn.	•	-	-	•
Prikaz zasić. filtra za mirise	•	-	-	•
Silence paket	•	-	-	-
Učinkovitost i održivost				
Razred energ. učin. (A+++ – D)	-	B	B	A++
Komfor pri održavanju				
CleanCover unutrašnjost nape	•	•	•	•
Sustav filtracije				
Filtri za masn. od pl. čelika	2	1	1	1
Osvjetljenje				
LED	•	•	•	•
Broj x W	2 x 3	2 x 4,5	2 x 4,5	2 x 3
Jačina osvjetljenja u Lx	550	400	380	440
Temperatura boje u K	3500	3500	3500	3500
Ambijentalna rasvjeta, bijela	-	-	-	-
Ambijentalna rasvjeta, u boji	-	-	-	-
Ventilator				
Motor na istosmjernu struju	•	-	-	•
Odvod zraka				
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h)	380	400	400	380
Zvuč. sn., stup. 3 (dB(A) re1pW)	52,0	54,0	54,0	53,0
Zvučni tlak razina 3 dB(A)	37,0	39,0	39,0	38,0
Kruženje zraka				
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h)	320	320	320	330
Zvuč. sn., stup. 3 (dB(A) re1pW)	63,0	62,0	62,0	60,0
Zvučni tlak razina 3 dB(A)	48,0	47,0	47,0	46,0
Sigurnost				
Sigurnosno isključivanje	•	•	•	•
Tehnički podaci				
Dimenzije tijela nape u mm (Š x V x D)	893 x 34 x 520	598 x 547 x 523	898 x 547 x 523	899 x 550 x 530
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450	450	450	450
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje u mm	650	650	650	650
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,08	0,20	0,20	0,08
Napon u V	230	230	230	230
Osigurač u A	10	10	10	10
Upute za montažu				
Priključak za odvod zraka gore	•	•	•	•
Priključak za odvod zraka bočno	-	-	-	-
Ø Ispušni nastavak u mm	150	150	150	150
Dodatni pribor				
Aktivni ugljeni filtar	DKF 12-P	DKF 25-P	DKF 25-P	DKF 25-P
Regenerirajući aktivni ugljeni filtar	DKF 12-R	DKF 25-R	DKF 25-R	DKF 25-R
Boja artikla				
Plemeniti čelik	•	-	-	-
Brilijantno bijela	-	•	•	-
Opsidijan crna	-	•	•	•
Grafitno siva	-	-	-	-

Zidne nape

Karakteristike



Oznaka modela	DA 6498 W Pure Grey	DA 6698 W Puristic Edition 6000	DA 7198 W Triple Black	DA 9091 W Screen
Izvedba				
Zidna napa	•	•	•	•
Načini rada				
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje	Mogućnost pregradnje	Mogućnost pregradnje	Mogućnost pregradnje
Vanjski pogon	–	–	–	–
Set za pregr. na kruž. zraka	–	DUW 20	–	–
Potreban dodatni aktivni ugljeni filtar	DKF 25-P	DKF 12-P	DKF 11-P	DKF 29
Komfort pri korištenju				
Umrežavanje s Miele@home	•	•	•	–
Con@ctivity 3.0	•	•	•	–
Upravljanje na dodir	•	•	–	•
Naknadni rad 5/15 min	•	•	•	–
Prikaz zasić. filtra za masn.	•	•	•	–
Prikaz zasić. filtra za mirise	•	•	•	–
Silence paket	–	•	–	•
Učinkovitost i održivost				
Razred energ. učin. (A+++ – D)	A++	A++	A+	B
Komfort pri održavanju				
CleanCover unutrašnjost nape	•	•	•	•
Sustav filtracije				
Filtri za masn. od pl. čelika	1	3	1	2
Osvjetljenje				
LED	•	•	•	•
Broj x W	2 x 3	3 x 3	2 x 3	1 x 3,2
Jačina osvjetljenja u Lx	440	670	390	300
Temperatura boje u K	3500	3500	3500	3500
Ambijentalna rasvjeta, bijela	–	–	–	–
Ambijentalna rasvjeta, u boji	–	–	–	–
Ventilator				
Motor na istosmjernu struju	•	•	•	–
Odvod zraka				
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h)	380	400	375	415
Zvuč. sn., stup. 3 (dB(A) re1pW)	53,0	52,0	60,0	50,0
Zvučni tlak razina 3 dB(A)	38,0	37,0	45,0	36,0
Kruženje zraka				
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h)	330	315	265	385
Zvuč. sn., stup. 3 (dB(A) re1pW)	60,0	63,0	66,0	58,0
Zvučni tlak razina 3 dB(A)	46,0	48,0	51,0	44,0
Sigurnost				
Sigurnosno isključivanje	•	•	•	•
Tehnički podaci				
Dimenzije tijela nape u mm (Š x V x D)	899 x 550 x 530	898 x 85 x 500	265 m3/h	880 x 500 x 260
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450	450	450	450
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje u mm	650	650	650	650
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,08	0,08	0,11	0,20
Napon u V	230	230	230	230
Osigurač u A	10	10	10	10
Upute za montažu				
Priključak za odvod zraka gore	•	•	•	•
Priključak za odvod zraka bočno	–	–	–	–
Ø Ispušni nastavak u mm	150	150	150	150
Dodatni pribor				
Aktivni ugljeni filtar	DKF 25-P	DKF 12-P	DKF 11-P	DKF 29
Regenerirajući aktivni ugljeni filtar	DKF 25-R	DKF 12-R	DKF 11-R	DKF 29-R
Boja artikla				
Plemeniti čelik	–	•	–	–
Briljantno bijela	–	–	–	–
Opsidijan crna	–	•	•	•
Grafitno siva	•	–	–	•

Zidne nape

Karakteristike



A				

Oznaka modela	DAW 1620 Active	DAW 1920 Active	PUR 68 W	PUR 98 W
Izvedba				
Zidna napa	•	•	•	•
Načini rada				
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje	Mogućnost pregradnje	Mogućnost pregradnje	Mogućnost pregradnje
Vanjski pogon	-	-	-	-
Set za pregr. na kruž. zraka	DKFS 36-P	DKFS 36-P	DUW 20	DUW 20
Potreban dodatni aktivni ugljeni filter	DKF 36-P	DKF 36-P	DKF 12-P	DKF 12-P
Komfor pri korištenju				
Umrežavanje s Miele@home	-	-	-	-
Con@ctivity 3.0	-	-	-	-
Upravljanje na dodir	-	-	-	-
Naknadni rad 5/15 min	-	-	-	-
Prikaz zasić. filtra za masn.	-	-	-	-
Prikaz zasić. filtra za mirise	-	-	-	-
Silence paket	-	-	-	-
Učinkovitost i održivost				
Razred energ. učin. (A+++ – D)	A	A	A	A
Komfor pri održavanju				
CleanCover unutrašnjost nape	-	-	•	•
Sustav filtracije				
Filtri za masn. od pl. čelika	2	3	2	3
Osvjetljenje				
LED	•	•	•	•
Broj x W	1 x 3,2	1 x 3,2	2 x 3	3 x 3
Jačina osvjjetljenja u Lx	390	350	330	450
Temperatura boje u K	3500	3500	3000	3000
Ambijentalna rasvjeta, bijela	-	-	-	-
Ambijentalna rasvjeta, u boji	-	-	-	-
Ventilator				
Motor na istosmjernu struju	-	-	-	-
Odvod zraka				
Protok zraka, stupanj 3 (m³/h)	-	-	395	395
Zvuč. sn., stup. 3 (dB(A) re1pW)	-	-	56,0	56,0
Zvučni tlak razina 3 dB(A)	-	-	41,0	41,0
Kruženje zraka				
Protok zraka, stupanj 3 (m³/h)	-	-	330	330
Zvuč. sn., stup. 3 (dB(A) re1pW)	-	-	64,0	64,0
Zvučni tlak razina 3 dB(A)	-	-	48,0	48,0
Sigurnost				
Sigurnosno isključivanje	-	-	•	•
Tehnički podaci				
Dimenzije tijela nape u mm (Š x V x D)	598 x 50 x 500	898 x 50 x 500	598 x 62 x 500	898 x 62 x 500
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450	450	450	450
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje u mm	-	-	650	650
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,24	0,24	0,22	0,22
Napon u V	230	230	230	230
Osigurač u A	10	10	10	10
Upute za montažu				
Priključak za odvod zraka gore	•	•	•	•
Priključak za odvod zraka bočno	-	-	-	-
Ø Ispušni nastavak u mm	150	150	150	150
Dodatni pribor				
Aktivni ugljeni filter	DKF 36-P	DKF 36-P	DKF 12-P	DKF 12-P
Regenerirajući aktivni ugljeni filter	-	-	DKF 12-R	DKF 12-R
Boja artikla				
Plemeniti čelik	•	•	•	•
Brijantno bijela	-	-	-	-
Opsidijan crna	-	-	-	-
Grafitno siva	-	-	-	-

Aparati za kavu







Koju vrstu uređaja želite?

Izvedbe i koncepti upravljanja Miele aparata za kavu

Za svaku potrebu odgovarajući uređaj

Ovisno o kuhinji i Vašim željama, Miele u ponudi ima ugradbene i samostojeće aparate za kavu. Tako ćete uvijek pronaći odgovarajući aparat za kavu, koji je optimalno prilagođen Vašim potrebama.



Savršeno integrirano

Pobrinite se za homogeni izgled Vaše kuhinje: Miele aparat za kavu savršeno se može ugraditi u ormarić visine 45 cm. Kombinirajte ga s drugim ugradbenim uređajima – neovisno, u vertikalnoj ili horizontalnoj liniji – pri čemu nastaje jedinstveni koncept cjeline. Na taj način ćete optimalno iskoristiti prostor u Vašoj kuhinji.

Ugradbeni uređaj opcionalno je dostupan s priključkom na svježju vodu. Navedeno je posebno praktično jer je Miele uređaj uvijek spreman za uporabu. Budući da je aparat za kavu izravno spojen na svježju vodu, nije potrebno ručno punjenje spremnika vode – pri čemu štedite vrijeme i ostvarujete dodatni komfor.



Uživanje u kavi – gdje god poželite

Praktično i fleksibilno: Miele samostojeći uređaji mogu se postaviti bilo gdje u kuhinji – ili dnevnom boravku ili zimskom vrtu. Na bilo kojem mjestu na kojem želite uživati u izvanrednom mirisu kave. Pri tome možete odabrati između purističkog CM7 s CM-Touch upravljanjem ili kompaktnih CM6 i CM5 uređaja s DirectSensor upravljanjem.

Koncept upravljanja



M Touch

Još veću udobnost omogućava M Touch upravljanje: kao i kod pametnog telefona postavke uređaja možete vršiti potezanjem prsta po ekranu ili listanjem. Tako je upravljanje posve praktično i jednostavno.



DirectSensor

Zahvaljujući DirectSensor svoj željeni napietak od kave možete pripremiti pritiskom prsta – to Vam omogućuje TFT zaslon visoke rezolucije.



Koje praktične značajke želite?

Prednosti* Miele ugradbenih aparata za kavu

Uživanje u kavi – Pravi doživljaj okusa

S prvoklasnim Miele aparatima za kavu uživajte u svakom gutljaju svoje kave. Zbog postizanja intenzivnijeg okusa, AromaticSystemFresh sustav, svaki put prije pripreme napitka od kave, svježe samelje zrna kave i izravno ih priprema. S CoffeeSelect opcijom, na raspolaganju Vam stoje tri odvojena spremnika za kavu u zrnu – tako se svaki Vaš specijalitet od kave uvijek priprema s odgovarajućom vrstom kave u zrnu. Inteligentna tehnika komore zaslužna je za razvijanje pune arome. I da bi Vaš savršeni trenutak uživanja u kavi bio zaokružen, Miele u ponudi ima kavu vlastite proizvodnje – optimalno prilagođenu Vašem aparatu za kavu. Tako nastaje neusporediv doživljaj okusa u kojem možete svakodnevno uživati, ujutro, popodne ili čak navečer.



Jednostavno rukovanje

Najbolji doživljaj kave: zahvaljujući inteligentnim funkcijama, priprema kave je jednostavna i brza.



Lako čišćenje

Higijena uređaja nikada nije bila lakša: sve uklonjive komponente i automatski programi čišćenja jamče čistoću.



**SAMO
MIELE**

CoffeeSelect¹⁾

Sami odaberite: zbog tri spremnika, Vaši specijaliteti od kave biti će uvijek pripremljeni s odgovarajućom kavom.



**SAMO
MIELE**

Automatsko čišćenje²⁾

Praktično, bez napora: Miele aparat za kavu preuzima od Vas funkciju čišćenja i uklanjanja kamenca.



**SAMO
MIELE**

CupSensor³⁾

Idealni razmak: CupSensor prepoznaje visinu šalice i postavlja središnji izlaz u pravi položaj.

* ovisno o modelu

¹⁾ Patent: EP 2957199

²⁾ Patent: EP 2705783, EP 2705784, DE 102014113160, DE 102014113161

³⁾ Patent: EP 2454976

Što znači pojedina ikona?

Pregled svih simbola za Miele ugradbene aparate za kavu



M Touch

Filozofija upravljanja

Intuitivno upravljanje dodirrom prsta



DirectSensor

Izravan odabir specijalnih napitaka dodirrom, putem prikaza na zaslonu s tekстом u 4 retka



Aromatic System Fresh

AromaticSystemFresh

Inovativni mlinac za kavu melje zrna kave za svaku šalicu kave posebno.



Aromatic System

AromaticSystem

Mljevena kava i voda se miješaju posebno intenzivno te se još bolje može razviti aroma kave



CupSensor

CupSensor¹⁾

Prepoznaje visinu šalice i spušta središnji izlaz u pravi položaj



DirectWater

DirectWater

Uređaj se može pregraditi na priključak svježje vode



CoffeeSelect

CoffeeSelect

U tri odvojena spremnika za kavu u zrnju mogu se nalaziti različite vrste kave u zrnju.



AutoDescale

AutoDescale


Patentirano²⁾, automatsko uklanjanje kamenca za veću udobnost

¹⁾ Patent: EP 2454977 B1

²⁾ Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271

Ugradbeni aparati za kavu

Karakteristike



Oznaka modela	CVA 7440	CVA 7845
Prednosti		
AromaticSystemFresh	•	•
CoffeeSelect	–	•
OneTouch for Two priprema	•	•
DoubleShot	•	•
Mogućnost programiranja korisničkih profila	10	10
Stožasti mlinac za očuvanje arome	•	•
Komfor pri korištenju		
Umrežavanje s Miele@home	•	•
Zaslom	DirectSensor	M Touch
MotionReact: uključivanje osvjetljenja kod približavanja	–	•
CupSensor	•	•
Performance način rada	•	•
EasyClick boca za mlijeko	•	•
DirectWater	–	•
BrilliantLight	•	•
Expert način rada	•	•
MultiLingua	•	•
Broj sorti zrna kave	1	3
Broj spremnika kave u znu	2	3
Spremnik kave u znu A u g	300	300
Spremnik kave u znu B u g	300	150
Spremnik kave u znu C u g	–	150
Spremnik kave u znu u g	600	600
Zapremnina spremnika za vodu u l	2,7	2,7
Specijaliteta od kave		
Ristretto	•	•
Espresso	•	•
Kava	•	•
Cappuccino	•	•
Latte Macch. obični i dupli	•	•
Vruće mlijeko obično i duplo	•	•
Mliječna pjena obična i dupla	•	•
Espresso Macch. obični i dupli	•	•
Napitak od čaja obični i dupli	•	•
Posuda za kavu	•	•
Čajnik	•	•
Komfor pri održavanju		
AutoDescale	–	•
AutoClean	–	•
Praktični programi čišćenja	•	•
Funkcija automatskog ispiranja	•	•
ComfortClean	•	•
Uklonjive cjevčice za mlijeko	•	•
Uklonjiva komora za pripremu	•	•
Tehnički podaci		
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	560-568 x 450-452 x 500	560-568 x 450-452 x 550
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,45	1,45
Napon u V	220-240	220-240
Osigurač u A	10	10
Duljina crijeva za dovod vode u m	–	1,5
Duljina električnog kabela u m	2,0	2,0
Boja artikla		
Plemeniti čelik/CleanSteel	•	•
Grafitno siva	•	•
Opsidijan crna	•	•

Što znači pojedina ikona?

Pregled svih simbola za Miele samostojeće aparate za kavu



CM Touch

Filozofija upravljanja

Intuitivno upravljanje dodirrom prsta direktno na TFT zaslonu u boji



DirectSensor

Odabir specijalnih napitaka dodirrom, putem prikaza na zaslonu s tekstom u 4 retka



Aromatic System Fresh

AromaticSystemFresh

Inovativni mlinac za kavu melje zrna kave za svaku šalicu kave posebno.



Aromatic System

AromaticSystem

Mljevena kava i voda se miješaju posebno intenzivno te se još bolje može razviti aroma kave



Miele@home

Miele@home¹⁾

Zahvaljujući Miele@home svoje kućanske uređaje možete pametno umrežiti – za više mogućnosti.



CupSensor

CupSensor²⁾

Prepoznaje visinu šalice i spušta središnji izlaz u odgovarajući položaj



AutoDescal

AutoDescal

Patentirano³⁾, automatsko uklanjanje kamenca za veću udobnost



CoffeeSelect

CoffeeSelect

U tri odvojena spremnika za kavu u zrnju mogu se nalaziti različite vrste kave u zrnju.

¹⁾ Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.

²⁾ Patent: EP 2454976 B1

³⁾ Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271

Samostojeći aparati za kavu


Karakteristike



Oznaka modela	CM 5310 Silence	CM 5510 Silence	CM 6160 MilkPerfection	CM 6360 MilkPerfection
Prednosti				
AromaticSystemFresh	-	-	-	-
AromaticSystem	•	•	•	•
CoffeeSelect	-	-	-	-
OneTouch priprema	•	•	•	•
OneTouch for Two priprema	•	•	•	•
DoubleShot	-	-	•	•
Mogućnost programiranja korisničkih profila	-	2	4	8
Stožasti mlinac za očuvanje arome	•	•	•	•
Moguće druge vrste kave u mljevenom obliku	•	•	•	•
Komfor pri korištenju				
Umrežavanje s Miele@home	-	-	•	•
Zaslona	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
CupSensor	-	-	-	-
Performance način rada	-	-	•	•
BrilliantLight	-	-	•	•
Expert način rada	-	-	•	•
Grijana površina za odlaganje šalice	-	-	-	•
MultiLingua	•	•	•	•
Broj sorti zrna kave	1	1	1	1
Broj spremnika kave u zmu	1	1	1	1
Spremnik kave u zmu A u g	200	200	300	300
Spremnik kave u zmu B u g	-	-	-	-
Spremnik kave u zmu C u g	-	-	-	-
Spremnik kave u zmu u g	200	200	300	300
Zapremnina spremnika za vodu u l	1,3	1,3	1,8	1,8
Zapremnina boce za mlijeko u l	-	-	-	0,7
Specijaliteti od kave				
Ristretto	•	•	•	•
Espresso	•	•	•	•
Kava	•	•	•	•
Cappuccino	•	•	•	•
Latte Macch. obični i dupli	•	•	•	•
Vruće mlijeko obično i duplo	•	•	•	•
Mliječna pjena obična i dupla	•	•	•	•
Espresso Macch. obični i dupli	-	-	•	•
Napitak od čaja obični i dupli	-	-	•	•
Posuda za kavu	•	•	•	•
Čajnik	-	-	-	-
Komfor pri održavanju				
AutoDescalc	-	-	-	-
Autom. ispir. cjevč. za mlij.	•	•	•	•
Praktični programi čišćenja	•	•	•	•
Funkcija automatskog ispiranja	•	•	•	•
ComfortClean	•	•	•	•
Uklonjive cjevčice za mlijeko	•	•	•	•
Uklonjiva komora za pripremu	•	•	•	•
Tehnički podaci				
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	241 x 360 x 460	241 x 360 x 460	251 x 359 x 427	251 x 359 x 427
Ukupna prikjučna vrijednost u kW	1,45	1,45	1,45	1,45
Napon u V	220-240	220-240	220-240	220-240
Osigurač u A	10	10	10	10
Duljina električnog kabela u m	1,2	1,2	1,4	1,4
Boja artikla				
Opsidijan crna	•	-	•	-
Zlatno roza (PF)	-	•	-	-
Lopoč bijela CM	-	-	-	•
Opsidijan crna CM	-	-	-	•

Samostojeći aparati za kavu

Karakteristike



Oznaka modela	CM 7350 CoffeePassion	CM 7750 CoffeeSelect
Prednosti		
AromaticSystemFresh	–	•
AromaticSystem	•	–
CoffeeSelect	–	•
OneTouch priprema	•	•
OneTouch for Two priprema	•	•
DoubleShot	•	•
Mogućnost programiranja korisničkih profila	10	10
Stožasti mlinac za očuvanje arome	•	•
Moguće druge vrste kave u mljevenom obliku	•	•
Komfor pri korištenju		
Umrežavanje s Miele@home	•	•
Zaslon	C Touch	C Touch
CupSensor	•	•
Performance način rada	–	–
BrilliantLight	•	•
Expert način rada	•	•
Grijana površina za odlaganje šalice	•	•
MultiLingua	•	•
Broj sorti zrna kave	1	3
Broj spremnika kave u znu	1	3
Spremnik kave u znu A u g	500	150
Spremnik kave u znu B u g	–	210
Spremnik kave u znu C u g	–	180
Spremnik kave u znu u g	500	540
Zapremnina spremnika za vodu u l	2,2	2,2
Zapremnina boce za mlijeko u l	0,7	0,7
Specijaliteta od kave		
Ristretto	•	•
Espresso	•	•
Kava	•	•
Cappuccino	•	•
Latte Macch. obični i dupli	•	•
Vruće mlijeko obično i duplo	•	•
Mliječna pjena obična i dupla	•	•
Espresso Macch. obični i dupli	•	•
Napitak od čaja obični i dupli	•	•
Posuda za kavu	•	•
Čajnik	•	•
Komfor pri održavanju		
AutoDescalc	–	•
Autom. ispira. cjevč. za mlij.	•	•
Praktični programi čišćenja	•	•
Funkcija automatskog ispiranja	•	•
ComfortClean	•	•
Uklonjive cjevčice za mlijeko	•	•
Uklonjiva komora za pripremu	•	•
Tehnički podaci		
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	311 x 397 x 445	311 x 420 x 445
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,45	1,45
Napon u V	220-240	220-240
Osigurač u A	10	10
Duljina električnog kabela u m	1,2	1,2
Boja artikla		
Opsidijan crna	•	•
Zlatno roza (PF)	–	–
Lopoč bijela CM	–	–
Opsidijan crna CM	–	–



Uređaji za hlađenje i Vinski hladnjaci





Koju vrstu uređaja želite?

Raznolikost izvedbi i modela Miele hladnjaka i vinskih hladnjaka

Izvedbe



Samostojeći uređaji



Ugradbeni uređaji

Raznovrsnost modela



Hladnjaci



Vinski hladnjaci



MasterCool



Kombinirani hladnjaci



Zamrzivači

Želite li uređaje postaviti jedan pokraj drugog?

Fleksibilnost Miele uređaja za hlađenje i vinski hladnjaka

Miele uređaji za hlađenje prepoznatljivi su ne samo po raznim veličinama, kvaliteti i vrhunskom dizajnu, nego i izvanrednoj fleksibilnosti. Kombinirajte primjerice dva hladnjaka jedan uz drugi ili postavite klasičnu Side-by-Side kombinaciju hladnjaka i zamrzivača jedan uz drugi.

Sljedeći ugradbeni uređaji su prikladni za visoki ugradbeni element širine 60 cm i mogu se kombinirati jedan uz drugi. Kod ugradnje nije potreban fiksni raspored, tako da se uređaji mogu individualno rasporediti.

Niša 178 cm	
FNS 7770 E	K 7734 F, K 7743 E, K 7773 D, K 7731 F,
FNS 7770 E	KF 7731 E, KFN 7734 F, KFN 7734 D, KF 7772 B, KFN 7744 E, KFN 7774 D, KFN 7795 D

Sljedeći ugradbeni vinski hladnjaci su prikladni za visoki ugradbeni element širine 60 cm i mogu se kombinirati jedan uz drugi.

Niša 45 cm	
KWT 7112 iG	KWT 7112 iG
Niša 88 cm	
KWT 6422 iG	KWT 6422 iG
KWT 6422 i	KWT 6422 i
Niša 178 cm	
KWT 6722 iGS	KWT 6722 iGS

Sljedeći podgradni vinski hladnjaci širine 60 cm mogu se kombinirati jedan uz drugi. Kod ugradnje nije potreban fiksni raspored, tako da se uređaji mogu individualno rasporediti.

KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6321 UG	KWT 6321 UG

Sljedeći samostojeći uređaji su širine 60 cm i mogu se kombinirati jedan uz drugi.

Tip	Uređaj lijevo	Uređaj desno
	FNS 4882 D edt/cs	KS 4887 DD edt/cs
	FNS 4382 E el	KS 4383 ED el

MasterCool

Svi ugradbeni hladnjaci serije MasterCool mogu se postavljati jedan uz drugi kako želite. No između uređaja se mora ugraditi dodatni pribor KSK 200x .




Kakvo upravljanje preferirate?

Koncepti upravljanja Miele ugradbenih uređaja za hlađenje

Koncept upravljanja


Miele koncepti upravljanja prilagođeni su korisniku. Svaki uređaj za hlađenje raspolaže najsuvremenijim upravljačkim elementima, koji savršeno spajaju funkciju i dizajn.



FreshTouch upravljanje



SensorTouch upravljanje




TouchControl upravljanje




EasyControl upravljanje



MasterSensor upravljanje (samo za MasterCool uređaje)



TouchControl upravljanje (samo za uređaje za vino)



Koji sustav svježine želite?
Čisti užitak i prirodan okus

PerfectFresh Active

Više svježine nije moguće: aktivno i vidljivo ovlaživanje u ladicu slijedi putem raspršivača i na taj način sprječava ispuštanje vlage iz namirnica. Posebice kod manjeg punjenja ladice, voće i povrće su tako optimalno pohranjeni. Pored aktivne funkcije ovlaživanja, ovaj sustav svježine nudi automatski reguliranu temperaturnu zonu između 0 i +3°C. Tako postizemo 3 x dužu trajnost mesa, ribe i mnogih mliječnih proizvoda kao i do 5 x dužu svježinu voća i povrća. Funkcija i izgled u isto vrijeme – istaknuta značajka koja automatski privlači pažnju svih na sebe!

PerfectFresh Pro

Namirnice ostaju svježije do 5 x duže. Obzirom da područje automatski regulira temperaturu između 0°C i +3°C meso, riba i brojni mliječni proizvodi ostaju svježiji do 3 x duže. Voće i povrće ostaje svježije čak 5 x dulje – zahvaljujući individualnoj regulaciji razine vlažnosti u ladicu.

DailyFresh

Prostrana ladica u rashladnom dijelu pruža više mjesta za svježije namirnice. U ladicu se dobro čuva vlažnost. Na taj način voće i povrće ostaje svježije do 2 x duže. Odabrani modeli raspolažu ladicom ExtraCool, u kojoj vladaju niže temperature od ostatka hladnjaka – savršeno prikladno za meso, ribu i mliječne proizvode.

Koji sustav zamrzavanja želite?
Duže vrijeme pohrane uz potpuni komfor

NoFrost

S NoFrost sustavom nikada više nećete morati odleđivati svoj Miele uređaj. S kružnim hlađenjem suhi zrak se ravnomjerno raspoređuje, tako da se u unutrašnjosti ne mogu stvoriti nakupine leda. Ni Vaše namirnice neće biti zaleđene kristalima leda, a ladice ćete uvijek bez problema moći otvoriti i zatvoriti. NoFrost pruža vrhunski komfor te će Vas poštediti napornog odleđivanja – zauvijek.

ComfortFrost

Uz ComfortFrost odleđivanje zamrzivača nije tako često. Led se u unutrašnjem dijelu značajno sporije stvara. Na taj način ćete biti pošteđeni mukotrpnog čestog odleđivanja.

DuplexCool

Dva međusobno odvojena rashladna kruga hladnjaka i zamrzivača zaslužni su za optimalno hlađenje. Između tih zona nema izmjene zraka. Na taj se način sprječava prijenos mirisa s ostalih namirnica poput primjerice ribe, luka ili sira u dio za zamrzavanje. DuplexCool zaslužan je za sigurne uvjete pohrane Vaših namirnica u kombiniranim hladnjacima.



△ Pull

△△△ Push

Koje praktične značajke želite?

Prednosti* Miele ugradbenih uređaja za hlađenje

PerfectFresh Active

Miele korača novim putevima za svježinu namirnica! Svakih 90 minuta i sa svakim otvaranjem vrata, u ladicu se dovodi fina maglica vode. Vaša hrana se nježno navlaži, a razina vlage je uvijek optimalna – bez obzira na napunjenost. Miele sustav svježine PerfectFresh Active brine o optimalnim uvjetima pohrane u Vašem hladnjaku.



PerfectFresh Pro

Duga svježina: pri idealnoj temperaturi i visokoj vlažnosti zraka namirnice ostaju svježije do 5 x duže.



SAMO MIELE FlexiLight 2.0

Bez zakrivenosti: osvjet. police se individual. mogu smjestiti u dijelu za hlađenje i nude najbolju fleksibilnost.



FlexiTray

Maksimalan komfor: okretna staklena polica omogućuje i kod potpune opremljenosti, lako uklanjanje.



SAMO MIELE Fino podešavanje unutrašnjosti vrata

Jednostavno prilagodljivo: uslijed individualnog podešavanja visine u unutrašnjosti vrata, prostor se može optimalno iskoristiti.



CleanSteel stražnja stjenka

Hladno i čisto: zahvaljujući CleanSteel stražnjoj stijenci hladnoća se u Vašem Miele hladnjaku raspoređuje posebno dobro.

Koju vrstu uređaja želite?

Raznolikost modela Miele samostojećih uređaja za hlađenje

Raznovrsnost modela



Hladnjaci

Raznolikost dimenzija



Kombinirani hladnjaci



Širina 60 cm



Zamrzivači

Miele samostojeći uređaji posebnom prostranošću pružaju jako puno prostora i komfora za pohranu namirnica.



XL unutrašnjost

Više mjesta za nezgrapne predmete. Zahvaljujući većoj iskoristivoj dubini, u hladnjaku možete puno lakše odložiti velike i nezgrapne predmete, te možete primjerice bez problema odložiti i lim za pečenje s pripremljenim jelom.



XXL Box

Više volumena za zamrzavanje nezgrapnih namirnica. Posebno visoka ladica za zamrzavanje nudi primjetno više volumena. Time dobivate više mjesta i fleksibilnosti za pohranu zamrznutih namirnica.

Koji vanjski dizajn želite?

Savršena integracija Miele samostojećih uređaja za hlađenje u Vašu kuhinju

Savršena integracija



-  **Grafitno siva**
-  **Brilijantno bijela***
-  **Blackboard edition**
-  **CleanSteel plemeniti čelik**
-  **Izgled plemenitog čelika**
-  **Bijela**

Kakvu ručku želite?

Koncepti otvaranja Miele samostojećih uređaja

Miele koncepti otvaranja u obzir uzimaju individualne želje kupaca vezane za dizajn i komfor. Skrivena ili elegantna ručka? – Sa ili bez pomoći kod otvaranja? Možete birati!

Click2open

Funkcijom Click2open uređaj se otvara izrazito lako i elegantno. Click2open neupadljivo nestaje na bočnoj strani vrata, ostavljajući više prostora za novi vanjski dizajn.



Click2open

Funkcijom Click2open uređaj se otvara izrazito lako i elegantno. Click2open neupadljivo nestaje na bočnoj strani vrata, ostavljajući više prostora za novi vanjski dizajn.




EasyOpen ručka

Elegantna ručka raspolaže s pomoći za otvaranje putem učinka poluge. Tako se vrata mogu posebno lako otvoriti.



EasyHandle

Visokokvalitetna, elegantna ručka naglašava Miele premium karakter i nudi klasično otvaranje s prednje strane.



SideOpen


Bočna strana vrata nudi, ovisno o modelu, kraće ili duže udubljenje za prihvat. Pravocrtan dizajn, bez ručki savršeno se uklapa u različita kuhinjska okruženja.

Kakvo upravljanje preferirate?

Koncepti upravljanja Miele samostojećih uređaja za hlađenje

Koncept upravljanja

Miele koncepti upravljanja prilagođeni su korisniku. Svaki uređaj za hlađenje raspolaže najsuvremenijim upravljačkim elementima, koji savršeno spajaju funkciju i dizajn.



FreshTouch upravljanje

FreshTouch upravljanje osniva se na TFT-zaslону u boji osjetljivim na dodir koji je u potpunosti funkcionalan bez dodatnih tipki. Svi prikazi i funkcije mogu se odabrati preko središnjeg zaslona i podesiti samo jednim pritiskom.



SensorTouch upravljanje

SensorTouch upravljanje temelji se na LCD zaslonu. Navigacija kroz izbornike je intuitivna sa samo jednim dodiranjem prsta po tri površine na dodir uz zaslon.



TouchControl upravljanje

TouchControl upravljanje prepoznatljivo je zbog ravne površine upravljanja sa senzorskim tipkama i digitalnim prikazom temperature. Lagani dodir je dovoljan kako bi se odabrala željena funkcija.



EasyControl upravljanje

Jednostavan odabir: dodatne opcije se mogu odabrati jednostavnim prebacivanjem putem senzorskih tipki. Ovisno o modelu precizno se EasyControl upravljanjem može podesiti temperatura dijela za hlađenje, dijela za zamrzavanje ili dijela za hlađenje i zamrzavanje.



Koji sustav svježine želite?
Čisti užitak i prirodan okus

PerfectFresh Pro

Namirnice ostaju svježije do 5 x duže. Obzirom da područje automatski regulira temperaturu između 0°C i +3°C meso, riba i brojni mliječni proizvodi ostaju svježiji do 3 x duže. Voće i povrće ostaje svježije čak 5 x duže – zahvaljujući optimalno podešenoj vlažnosti ladice. Za savršen pregled ladice integrirano je i LED osvjetljenje.

PerfectFresh

Namirnice ostaju svježije do 3 x duže zahvaljujući PerfectFresh. Raspon temperature između 0°C i +3°C pruža idealne uvjete za bitno dulju trajnost mesa, ribe i brojnih mliječnih proizvoda. U pretincu za održavanje vlažnosti voće i povrće biti će u optimalnoj klimi uz dodatno visoku vlažnost. Hranjive tvari, okus i konzistencija ostaju duže svježiji – za bitno više okusa.

DailyFresh

Prostrana ladica u rashladnom dijelu pruža više mjesta za svježije namirnice. Podesivim otvaranjem na ladici moguće je bolje zadržavanje vlage. Pri tome voće i povrće duže ostaju svježiji i hrskavi.

Koji sustav zamrzavanja želite?
Duže vrijeme pohrane uz potpuni komfor

NoFrost

S NoFrost sustavom nikada više nećete morati odleđivati svoj Miele uređaj. S kružnim hlađenjem suhi zrak se ravnomjerno raspoređuje, tako da se u unutrašnjosti ne mogu stvoriti nakupine leda. Ni Vaše namirnice neće biti zaleđene kristalima leda, a ladice ćete uvijek bez problema moći otvoriti i zatvoriti. NoFrost pruža vrhunski komfor te će Vas poštediti napornog odleđivanja – zauvijek.

ComfortFrost

Uz ComfortFrost odleđivanje zamrzivača nije tako često. Led se u unutrašnjem dijelu značajno sporije stvara. Na taj način ćete biti pošteđeni mukotrpnog čestog odleđivanja.

DuplexCool

Dva međusobno odvojena rashladna kruga hladnjaka i zamrzivača zaslužni su za optimalno hlađenje. Između tih zona nema izmjene zraka. Na taj se način sprječava prijenos mirisa s ostalih namirnica poput primjerice ribe, luka ili sira u dio za zamrzavanje. DuplexCool zaslužan je za sigurne uvjete pohrane Vaših namirnica u kombiniranim hladnjacima.



△ Pull

△△△ Push

Koje praktične značajke želite?

Prednosti* Miele samostojećih uređaja za hlađenje

PerfectFresh Active

Miele korača novim putevima za svježinu namirnica! Svakih 90 minuta i sa svakim otvaranjem vrata, u ladicu se dovodi fina maglica vode. Vaša hrana se nježno navlaži, a razina vlage je uvijek optimalna – bez obzira na napunjenost. Miele sustav svježine PerfectFresh Active brine o optimalnim uvjetima pohrane u Vašem hladnjaku.



Freeze&Cool

Nove mogućnosti: Dio za zamrzavanje koristite za hlađenje i tako profitirajte od još više mjesta za pohranu.



SAMO MIELE FlexiLight 2.0

Bez zakrivenosti: osvjet. police se individual. mogu smjestiti u dijelu za hlađenje i nude najbolju fleksibilnost.



FlexiBoard

Posebno fleksibilno: FlexiBoard nudi mjesto za visoke posude i zadržava prostor za pohranu u stražnjem dijelu.



SAMO MIELE Fino podešavanje unutrašnjosti vrata

Jednostavno prilagodljivo: uslijed individualnog podešavanja visine u unutrašnjosti vrata, prostor se može optimalno iskoristiti.



Click2open

Lako otvaranje: čak se i uređaji bez ručke posebno lako otvaraju učinkom poluge.

Što znači pojedina ikona?

Prikaz svih simbola za Miele samostojeće hladnjake



Energetska učinkovitost

Iskazani su razredi energetske učinkovitosti od A do G. Miele najbolja vrijednost samostojećih uređaja za hlađenje je A.



Razina buke

Izražava točnu razinu buke u decibelima (dB).



Sustav za održavanje svježine

Optimalna pohrana s aktivnim ovlaživanjem – do 5 x duže svježine čak i kod manjeg punjenja.



Profesionalna pohrana – do 5 x duže svježine.



Prostrana ladica s podesivom količinom vlage za svježije voće i povrće.



Velika ladica za svježije voće i povrće.



Freeze&Cool

Temperaturno područje u dijelu za zamrzavanje može se postepeno podesiti između -26°C i +14 °C.



Osvjetljenje

Individualno podesiva rasvjeta staklenog dna za optimalno osvjetljenje zahvaljujući FlexiLight 2.0



Bez održavanja, energetski štedljivo i optimalno osvjetljenje unutrašnjosti uređaja.



My Ice

Automatski ledomat s integriranim spremnikom za vodu za do 100 kockica leda dnevno.



Sustav zamrzavanja

Odmrzavanje više nikad nije potrebno zahvaljujući kružnom hlađenju.



Manje odmrzavanja jer led nastaje bitno sporije.

Side-by-Side samostojeći hladnjaci

Karakteristike



Oznaka modela	KS 4383 ED	KS 4887 DD
Izvedba		
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•	•
Dizajn		
Boja kućišta	srebrna	srebrna
Komfor pri korištenju		
Precizno podešav. u unut. vrata	–	•
ComfortClean	•	•
DynaCool	•	•
XL unutrašnjost	•	•
SoftClose	–	•
SelfClose	–	–
Upravljanje		
Koncept upravljanja	SensorTouch	FreshTouch
Brzo hlađenje	•	•
Broj temperaturnih zona	1	2
Uređaj/zona za hlađenje		
Broj površina za odlaganje	7	5
Kromirana policica za boce	–	•
Broj VeggieBox ladicica	–	–
Broj ladicica za održavanje svježine namirnica	2	3
Držač za boce, moguće vaditi	–	–
CompactCase	–	–
Učinkovitost i održivost		
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	E	D
Godišnja potrošnja energije u kWh	122,60	134,30
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,33	0,36
Sigurnost		
Akustični alarm vrata	•	•
Akustični alarm temperature	–	–
Tehnički podaci		
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	600 x 1855 x 675	600 x 1855 x 675
Način pričvršćenja	–	–
Zona za hlađenje u l	399	387
od toga PerfectFresh zona u l	–	141
Zona za zamrzav. sa 4* u l	–	–
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	399	386
Vrijeme pohrane kod kvara u h	–	–
Snaga zamrzavanja u kg/24h	–	–
Buka pri radu u dB(A) re1pW	38	35
Boja artikla		
Izgled plemenitog čelika	•	–
Plemeniti čelik s CleanSteel	–	•

Side-by-Side samostojeći zamrzivači

Karakteristike



Oznaka modela	FNS 4382 E	FNS 4882 D
Izvedba		
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•	•
Dizajn		
Boja kućišta	srebrna	srebrna
Osvjetljenje zone za zamrzavanje	–	LED
Komfor pri korištenju		
NoFrost	•	•
ComfortFrost	–	–
VarioRoom	•	•
SoftClose	–	•
Upravljanje		
Koncept upravljanja	SensorTouch	FreshTouch
Brzo zamrzavanje	•	•
Šabat način rada	•	•
Uređaj/zona za zamrzavanje		
Broj ladica za zamrzavanje	7	7
Učinkovitost i održivost		
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	E	D
Godišnja potrošnja energije u kWh	247,80	198,30
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,67	0,54
Sigurnost		
Akustični alarm vrata	•	•
Akustični alarm temperature	–	–
Tehnički podaci		
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	600 x 1855 x 675	600 x 1855 x 675
Ukupna iskoristiva zapremina u l	278	278
Vrijeme pohrane kod kvara u h	18	16
Snaga zamrzavanja u kg/24h	18,00	18,00
Buka pri radu u dB(A) re1pW	38	35
Boja artikla		
Izgled plemenitog čelika	•	–
Plemeniti čelik s CleanSteel	–	•

Samostojeći kombinirani hladnjaci

Karakteristike



Oznaka modela	KD 4052 E Active	KD 4072 E Active	KFN 4374 ED	KFN 4395 CD
Izvedba				
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•	•	•	•
Dizajn				
Osvjetljenje zone za zamrzavanje	-	-	-	-
Komfor pri korištenju				
Sustav za održavanje svježine	-	-	-	-
Freeze&Cool	-	-	-	-
ComfortClean	-	-	-	•
DynaCool	-	-	•	•
NoFrost	-	-	•	•
DuplexCool	•	•	-	•
XL unutrašnjost	-	-	•	•
SoftClose	-	-	-	-
SelfClose	-	-	-	-
Upravljanje				
Koncept upravljanja	EasyControl	EasyControl	EasyControl	SensorTouch
Moguće isključivanje dijela za hlađenje	-	-	-	•
Brzo hlađenje	-	-	•	•
Brzo zamrzavanje	•	•	•	•
Broj temperaturnih zona	2	2	2	2
Uređaj/zona za hlađenje				
Broj površina za odlaganje	4	4	4	5
Kromirana polica za boce	•	•	•	-
Broj VeggieBox ladicica	-	-	-	-
Broj ladicica za održavanje svježine namirnica	1	1	2	1
Suha stražnja stjenka	-	-	-	-
CompactCase	-	-	-	-
Uređaj/zona za zamrzavanje				
Broj ladicica za zamrzavanje	3	3	3	3
Učinkovitost i održivost				
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	E	E	E	C
Godišnja potrošnja energije u kWh	228,00	233,00	238,00	162,0
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,62	0,63	0,65	0,44
Sigurnost				
Akustični alarm vrata	•	•	•	•
Akustični alarm temperature	-	-	•	•
Tehnički podaci				
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	600 x 1760 x 650	600 x 1860 x 650	600 x 1860 x 660	600 x 2015 x 675
Zona za hlađenje u l	195	214	237	268
od toga PerfectFresh zona u l	-	-	-	-
Zona za zamrzav. sa 4* u l	94	94	89	103
Ukupna iskoristiva zapremina u l	289	308	326	371
Vrijeme pohrane kod kvara u h	17	17	13	20
Snaga zamrzavanja u kg/24h	4,50	4,50	10,00	10,00
Buka pri radu u dB(A) re1pW	39	39	39	35
Boja artikla				
Izgled plemenitog čelika	•	•	•	•
Bijela	-	•	•	•

Samostojeći kombinirani hladnjaci

Karakteristike



Oznaka modela	KFN 4795 CD	KFN 4797 AD	KFN 4898 AD
Izvedba			
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•	–	–
Dizajn			
Osvjetljenje zone za zamrzavanje	–	–	LED
Komfort pri korištenju			
Sustav za održavanje svježine	–	–	–
Freeze&Cool	–	–	•
ComfortClean	•	•	•
DynaCool	•	•	•
NoFrost	•	•	•
DuplexCool	•	•	•
XL unutrašnjost	•	•	•
SoftClose	•	•	•
SelfClose	–	–	–
Upravljanje			
Koncept upravljanja	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
Moguće isključivanje dijela za hlađenje	•	•	•
Brzo hlađenje	•	•	•
Brzo zamrzavanje	•	•	•
Broj temperaturnih zona	2	3	3
Uređaj/zona za hlađenje			
Broj površina za odlaganje	5	4	4
Kromirana policica za boce	•	•	•
Broj VeggieBox ladicica	–	–	–
Broj ladicica za održavanje svježine namirnica	1	2	2
Suha stražnja stjenka	–	–	–
CompactCase	–	–	–
Uređaj/zona za zamrzavanje			
Broj ladicica za zamrzavanje	3	3	3
Učinkovitost i održivost			
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	C	A	A
Godišnja potrošnja energije u kWh	170,1	115,71	115,34
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,465	0,31	0,31
Sigurnost			
Akustični alarm vrata	•	•	•
Akustični alarm temperature	•	•	•
Tehnički podaci			
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	600 x 2015 x 682	600 x 2015 x 675	600 x 2015 x 682
Zona za hlađenje u l	270	259	259
od toga PerfectFresh zona u l	–	99	99
Zona za zamrzav. sa 4* u l	103	103	103
Ukupna iskoristiva zapremina u l	372	362	362
Vrijeme pohrane kod kvara u h	20	20	24
Snaga zamrzavanja u kg/24h	10,00	10,00	10,00
Buka pri radu u dB(A) re1pW	35	33	33
Boja artikla			
Bijela	–	–	–
Plemeniti čelik s CleanSteel	–	•	–
Blackboard edition	•	–	–
Brilijantno bijelo staklo	–	–	•
Grafitno sivo staklo	–	–	•

Samostojeći zamrzivači

Karakteristike



		38 dB	
		38 dB	
		38 dB	
		38 dB	

Oznaka modela	FN 4312 E	FN 4322 E	FN 4342 E	FN 4372 E
Izvedba				
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•	•	•	•
Dizajn				
Boja kućišta	Bijela	Bijela	Bijela	Bijela
Osvjetljenje zone za zamrzavanje	-	-	-	-
Komfor pri korištenju				
NoFrost	•	•	•	•
ComfortFrost	-	-	-	-
VarioRoom	•	•	•	•
SoftClose	-	-	-	-
Upravljanje				
Koncept upravljanja	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Brzo zamrzavanje	•	•	•	•
Šabat način rada	•	•	•	•
Uređaj/zona za zamrzavanje				
Broj ladica za zamrzavanje	4	5	6	7
Učinkovitost i održivost				
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	E	E	E	E
Godišnja potrošnja energije u kWh	207,60	220,60	234,00	247,80
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,56	0,60	0,64	0,67
Sigurnost				
Akustični alarm vrata	•	•	•	•
Akustični alarm temperature	-	-	-	-
Tehnički podaci				
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	600 x 1255 x 675	600 x 1455 x 675	600 x 1655 x 675	600 x 1855 x 675
Ukupna iskoristiva zapremina u l	161	200	239	271
Vrijeme pohrane kod kvara u h	15	16	17	18
Snaga zamrzavanja u kg/24h	15,00	16,00	17,00	18,00
Buka pri radu u dB(A) re1pW	38	38	38	38
Boja artikla				
Bijela	•	•	•	•
Izgled plemenitog čelika	-	-	-	-
Prednja strana od plem. čel.	-	-	-	-

Što znači pojedina ikona?

Prikaz svih simbola za Miele ugradbene uređaje za hlađenje



Energetska učinkovitost

Iskazani su razredi energetske učinkovitosti od A do G. Najbolja Miele vrijednost ugradbenih uređaja za hlađenje je B.



Razina buke

Izražava točnu razinu buke u decibelima (dB).



Sustav za održavanje svježine

Optimalna pohrana s aktivnim ovlaživanjem – do 5 x duže svježine čak i kod manjeg punjenja.



Profesionalna pohrana – do 5 x duže svježine.



Prostrana ladica s podesivom količinom vlage za svježije voće i povrće.



Osvjetljenje

Individualno podesiva rasvjeta staklenog dna za optimalno osvjjetljenje zahvaljujući FlexiLight 2.0



Bez održavanja, energetski štedljivo i optimalno osvjjetljenje unutrašnjosti uređaja.



Ledomat

Za brzu pripremu do 100 kockica leda u danu zaslužan je ledomat s priključkom na svježju vodu.



Automatski ledomat s integriranim spremnikom za vodu za do 100 kockica leda dnevno.



Sustav zamrzavanja


Odmrzavanje više nikad nije potrebno zahvaljujući kružnom hlađenju.



Manje odmrzavanja jer led nastaje bitno sporije.

Ugradbeni hladnjaci, 140 cm visina niše

Karakteristike



Oznaka modela	K 7443 D
Izvedba	
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Ugradb. ur. s mog. podgrad.	–
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Precizno podešavanje unutarnjih vrata	–
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	–
SelfClose	–
Upravljanje	
Koncept upravljanja	SensorTouch
Brzo hlađenje	•
Broj temperaturnih zona	2
Šabat način rada	•
Uređaj/zona za hlađenje	
Broj površina za odlaganje	5
Kromirana polica za boce	•
Broj VeggieBox ladica	–
Broj ladica za održavanje svježine namirnica	2
Držać za boce, moguće vaditi	–
CompactCase	–
FlexiTray	–
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	D
Godišnja potrošnja energije u kWh	114,20
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,31
Sigurnost	
Akustični alarm vrata	•
Akustični alarm temperature	–
Tehnički podaci	
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	559 x 1395 x 546
Način pričvršćenja	Fiksna vrata
Maks. težina gornje fronte u kg	21
Maks. težina donje fronte u kg	–
Zona za hlađenje u l	223
od toga PerfectFresh zona u l	67
Zona za zamrzav. sa 4* u l	0
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	223
Vrijeme pohrane kod kvara u h	–
Snaga zamrzavanja u kg/24h	–

Ugradbeni hladnjaci, 178,5 cm visina niše

Karakteristike




	37 dB	DailyFresh		37 dB	DailyFresh		37 dB	PerfectFresh Pro		32 dB	PerfectFresh Active
		ComfortFrost			ComfortFrost				FlexiLight 2.0		

Oznaka modela	K 7731 F	K 7734 F	K 7743 E	K 7773 D
Izvedba				
Integrirani ugradbeni uređaj	•	•	•	•
Ugradb. ur. s mog. podgrad.	–	–	–	–
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•	•	•	•
Komfor pri korištenju				
Umrežavanje s Miele@home	•	•	•	•
Precizno podešavanje unutarnjih vrata	–	–	–	•
ComfortClean	•	•	•	•
DynaCool	–	•	•	•
ComfortSize	•	•	•	•
SoftClose	–	–	–	•
SelfClose	–	–	–	–
Upravljanje				
Koncept upravljanja	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
Brzo hlađenje	•	•	•	•
Broj temperaturnih zona	3	2	2	2
Šabat način rada	•	•	•	•
Uređaj/zona za hlađenje				
Broj površina za odlaganje	4	5	6	7
Kromirana polica za boce	–	•	•	•
Broj VeggieBox ladicica	–	–	–	–
Broj ladicica za održavanje svježine namirnica	1	2	3	3
Držac za boce, moguće vaditi	–	–	–	–
CompactCase	–	–	–	–
FlexiTray	–	–	–	–
Učinkovitost i održivost				
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	F	F	E	D
Godišnja potrošnja energije u kWh	190,20	213,50	155,80	124,80
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,52	0,58	0,42	0,34
Sigurnost				
Akustični alarm vrata	•	•	•	•
Akustični alarm temperature	–	–	–	–
Tehnički podaci				
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546
Način pričvršćenja	Fiksna vrata	Fiksna vrata	Fiksna vrata	Fiksna vrata
Maks. težina gornje fronte u kg	18	26	26	26
Maks. težina donje fronte u kg	12	–	–	–
Zona za hlađenje u l	258	259	294	296
od toga PerfectFresh zona u l	–	–	98	98
Zona za zamrzav. sa 4* u l	16	27	0	0
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	274	286	294	296
Vrijeme pohrane kod kvara u h	9	14	–	–
Snaga zamrzavanja u kg/24h	2,00	2,00	–	–

Podgradni hladnjaci, 82 cm visina niše

Karakteristike



Oznaka modela	K 31222 Ui	K 31242 UiF
Izvedba		
Integrirani ugradbeni uređaj	•	–
Ugradb. ur. s mog. podgrad.	•	•
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•	•
Komfor pri korištenju		
Umrežavanje s Miele@home	–	–
Precizno podešavanje unutarjih vrata	–	–
ComfortClean	•	•
DynaCool	–	–
ComfortSize	–	–
SoftClose	–	–
SelfClose	–	–
Upravljanje		
Koncept upravljanja	PicTronic	PicTronic
Brzo hlađenje	•	•
Broj temperaturnih zona	1	2
Šabat način rada	–	–
Uređaj/zona za hlađenje		
Broj površina za odlaganje	4	3
Kromirana polica za boce	–	–
Broj VeggieBox ladicica	–	–
Broj ladicica za održavanje svježine namirnica	–	–
Držač za boce, moguće vaditi	–	–
CompactCase	–	–
FlexiTray	–	–
Učinkovitost i održivost		
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	F	F
Godišnja potrošnja energije u kWh	114,61	176,30
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,31	0,48
Sigurnost		
Akustični alarm vrata	•	•
Akustični alarm temperature	–	–
Tehnički podaci		
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	597 x 820 x 550	597 x 820 x 550
Način pričvršćenja	Fiksna vrata	Fiksna vrata
Maks. težina gornje fronte u kg	10	10
Maks. težina donje fronte u kg	–	–
Zona za hlađenje u l	137	105
od toga PerfectFresh zona u l	–	–
Zona za zamrzav. sa 4* u l	0	15
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	136	119
Vrijeme pohrane kod kvara u h	0	10
Snaga zamrzavanja u kg/24h	–	3,56

Ugradbeni kombinirani hladnjaci, 178,5 cm visina niše

Karakteristike



Oznaka modela	KD 7714 E Active	KDN 7714 E Active	KF 7731 E	KF 7772 B
Izvedba				
Integrirani ugradbeni uređaj	•	•	•	•
Ugradb. ur. s mog. podgrad.	-	-	-	-
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•	•	•	•
Dizajn				
Osvjetljenje zone za zamrzavanje	-	-	-	LED
Komfor pri korištenju				
Precizno podešavanje unutarnjih vrata	-	-	-	•
ComfortClean	-	-	•	•
DynaCool	-	-	•	•
NoFrost	-	•	-	-
DuplexCool	•	-	•	•
SoftClose	-	-	-	•
SelfClose	-	-	-	-
IceMaker: ledomat (priključak)	-	-	-	-
Mylce: ledomat (spre. za vodu)	-	-	-	-
Upravljanje				
Koncept upravljanja	EasyControl	EasyControl	SensorTouch	FreshTouch
Moguće isključivanje dijela za hlađenje	-	-	•	•
Brzo hlađenje	•	•	•	•
Brzo zamrzavanje	•	•	•	•
Broj temperaturnih zona	2	2	2	3
Uređaj/zona za hlađenje				
Broj površina za odlaganje	4	4	5	5
Kromirana polica za boce	•	•	•	-
Broj VeggieBox ladicica	-	-	-	-
Broj ladicica za održavanje svježine namirnica	1	2	1	2
Suha stražnja stjenka	-	-	-	-
CompactCase	-	-	-	-
FlexiTray	-	-	-	-
Uređaj/zona za zamrzavanje				
Broj ladicica za zamrzavanje	3	3	2	2
Učinkovitost i održivost				
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	E	E	E	B
Godišnja potrošnja energije u kWh	228,86	233,97	198,60	115,70
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,62	0,64	0,54	0,31
Sigurnost				
Akustični alarm vrata	•	•	•	•
Akustični alarm temperature	-	-	•	•
Tehnički podaci				
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	541 x 1772 x 548	541 x 1772 x 548	541 x 1770 x 545	559 x 1770 x 546
Način pričvršćenja	Fiksna vrata	Fiksna vrata	Vodilice	Fiksna vrata
Maks. težina gornje fronte u kg	15	15	-	18
Maks. težina donje fronte u kg	15	15	-	12
Zona za hlađenje u l	183	184	212	202
od toga PerfectFresh zona u l	-	-	-	71
Zona za zamrzav. sa 4* u l	84	76	54	54
Ukupna iskoristiva zapremina u l	267	260	266	256
Vrijeme pohrane kod kvara u h	9	10	9	9
Snaga zamrzavanja u kg/24h	4,20	4,00	4,00	4,00
Buka pri radu u dB(A) re1pW	35	35	35	33

Ugradbeni kombinirani hladnjaci, 178,5 cm visina niše


Karakteristike



Oznaka modela	KFN 7714 F	KFN 7734 D	KFN 7734 F	KFN 7744 E
Izvedba				
Integrirani ugradbeni uređaj	•	•	•	•
Ugradb. ur. s mog. podgrad.	-	-	-	-
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•	•	•	•
Dizajn				
Osvjetljenje zone za zamrzavanje	-	-	-	-
Komfort pri korištenju				
Precizno podešavanje unutarnjih vrata	-	-	-	-
ComfortClean	-	•	•	•
DynaCool	•	•	•	•
NoFrost	•	•	•	•
DuplexCool	•	•	•	•
SoftClose	-	-	-	-
SelfClose	-	-	-	-
IceMaker: ledomat (priključak)	-	-	-	-
Mylce: ledomat (spre. za vodu)	-	-	-	-
Upravljanje				
Koncept upravljanja	TouchControl	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Moguće isključivanje dijela za hlađenje	-	•	•	•
Brzo hlađenje	•	•	•	•
Brzo zamrzavanje	•	•	•	•
Broj temperaturnih zona	2	2	2	3
Uređaj/zona za hlađenje				
Broj površina za odlaganje	4	5	5	3
Kromirana polica za boce	-	-	-	•
Broj VeggieBox ladica	-	-	-	-
Broj ladica za održavanje svježine namirnica	-	1	1	2
Suha stražnja stjenka	-	-	-	-
CompactCase	-	-	-	-
FlexiTray	-	-	-	-
Uređaj/zona za zamrzavanje				
Broj ladica za zamrzavanje	3	3	3	3
Učinkovitost i održivost				
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	F	D	F	E
Godišnja potrošnja energije u kWh	276,67	181,40	283,60	258,80
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,75	0,49	0,77	0,70
Sigurnost				
Akustični alarm vrata	•	•	•	•
Akustični alarm temperature	•	•	•	•
Tehnički podaci				
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	558 x 1772 x 545	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546
Način pričvršćenja	Fiksna vrata	Fiksna vrata	Fiksna vrata	Fiksna vrata
Maks. težina gornje fronte u kg	15	18	18	18
Maks. težina donje fronte u kg	15	12	12	12
Zona za hlađenje u l	187	183	183	174
od toga PerfectFresh zona u l	-	-	-	71
Zona za zamrzav. sa 4* u l	67	70	70	70
Ukupna iskoristiva zapremina u l	254	253	253	244
Vrijeme pohrane kod kvara u h	9	9	9	9
Snaga zamrzavanja u kg/24h	6,00	6,00	5,00	6,00
Buka pri radu u dB(A) re1pW	39	34	35	35

Ugradbeni kombinirani hladnjaci, 178,5 cm visina niše

Karakteristike



Oznaka modela	KFN 7774 D	KFN 7795 D
Izvedba		
Integrirani ugradbeni uređaj	•	•
Ugradb. ur. s mog. podgrad.	–	–
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•	•
Dizajn		
Osvjetljenje zone za zamrzavanje	LED	LED
Komfor pri korištenju		
Precizno podešavanje unutarnjih vrata	•	•
ComfortClean	•	•
DynaCool	•	•
NoFrost	•	•
DuplexCool	•	•
SoftClose	•	•
SelfClose	–	–
IceMaker: ledomat (priključak)	–	•
Mylce: ledomat (spre. za vodu)	–	–
Upravljanje		
Koncept upravljanja	FreshTouch	FreshTouch
Moguće isključivanje dijela za hlađenje	•	•
Brzo hlađenje	•	•
Brzo zamrzavanje	•	•
Broj temperaturnih zona	3	3
Uređaj/zona za hlađenje		
Broj površina za odlaganje	4	4
Kromirana polica za boce	–	–
Broj VeggieBox ladicica	–	–
Broj ladicica za održavanje svježine namirnica	2	2
Suha stražnja stjenka	–	–
CompactCase	–	–
FlexiTray	–	•
Uređaj/zona za zamrzavanje		
Broj ladicica za zamrzavanje	3	3
Učinkovitost i održivost		
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	D	D
Godišnja potrošnja energije u kWh	206,60	207,70
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,56	0,56
Sigurnost		
Akustični alarm vrata	•	•
Akustični alarm temperature	•	•
Tehnički podaci		
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546
Način pričvršćenja	Fiksna vrata	Fiksna vrata
Maks. težina gornje fronte u kg	18	18
Maks. težina donje fronte u kg	12	12
Zona za hlađenje u l	175	175
od toga PerfectFresh zona u l	71	71
Zona za zamrzav. sa 4* u l	70	71
Ukupna iskoristiva zapremina u l	245	246
Vrijeme pohrane kod kvara u h	9	9
Snaga zamrzavanja u kg/24h	6,00	6,00
Buka pri radu u dB(A) re1pW	34	34


Ugradbeni zamrzivači, 178 cm visina niše

Karakteristike



Oznaka modela	FNS 7770 E
Izvedba	
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Dizajn	
Osvjetljenje zone za zamrzavanje	LED
Osvjetljenje ledomata	–
Komfor pri korištenju	
NoFrost	•
SoftClose	•
Mylce: ledomat (spre. za vodu)	–
Upravljanje	
Koncept upravljanja	FreshTouch
Brzo zamrzavanje	•
Šabat način rada	•
Uređaj/zona za zamrzavanje	
Broj ladica za zamrzavanje	8
od toga Ice & PizzaBox	–
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	E
Godišnja potrošnja energije u kWh	236,84
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,64
Sigurnost	
Akustični alarm vrata	•
Akustični alarm temperature	–
Tehnički podaci	
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	559 x 1770 x 544
Način pričvršćenja	Fiksna vrata
Maks. težina donje fronte u kg	26
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	–
Vrijeme pohrane kod kvara u h	9
Snaga zamrzavanja u kg/24h	10,00
Buka pri radu u dB(A) re1pW	35

Podgradni zamrzivači, 82 cm visina niše



Oznaka modela	F 31202 Ui
Izvedba	
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Dizajn	
Osvjetljenje zone za zamrzavanje	–
Osvjetljenje ledomata	–
Komfor pri korištenju	
NoFrost	–
SoftClose	–
MyIce: ledomat (spre. za vodu)	–
Upravljanje	
Koncept upravljanja	PicTronic
Brzo zamrzavanje	•
Šabat način rada	–
Uređaj/zona za zamrzavanje	
Broj ladicica za zamrzavanje	3
od toga Ice & PizzaBox	–
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	E
Godišnja potrošnja energije u kWh	167,90
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,46
Sigurnost	
Akustični alarm vrata	•
Akustični alarm temperature	–
Tehnički podaci	
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	597 x 820 x 550
Način pričvršćenja	Fiksna vrata
Maks. težina donje fronte u kg	20
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	95
Vrijeme pohrane kod kvara u h	10
Snaga zamrzavanja u kg/24h	5,74
Buka pri radu u dB(A) re1pW	35

Miele

-18°C



NoFrost





Miele

Koje praktične značajke želite?

Prednosti* Miele vinskih hladnjaka

SAMO MIELE SommelierSet

Neka Vaš vinski hladnjak bude vlastito mjesto uživanja: s jedinstvenim Miele Sommelier setom. Plemenita vina pripremite profesionalno pomoću dekantera. U pjevušcu i bijelom vinu uživajte pijući ih iz ohlađenih čaša. Boce vina savršeno temperirajte i kad su već otvorene. I sav potreban pribor imajte uvijek pri ruci.



Temperaturne zone

Individualno podešavanje: istovremeno možete skladištiti i savršeno temperirati i do tri vrste vina.

SAMO MIELE FlexiFrame Plus

Savršen sklad: zahvaljujući uzdužnim i poprečnim potpornjima možete odložiti i Magnum boce.



SAMO MIELE FlexiFrame

Samo jedan potez: pomaknite pojedine prečke kako biste mogli fleksibilno pohraniti i veće boce vina.

Prezenter za boce „Selector“

Prezentacija sa stilom: boce se doimaju lagano povišene u prigušenom svjetlu vinskog hladnjaka.

NoteBoard

Za individualno opisivanje: uklonjive, magnetske letvice nalaze se s prednje strane rešetki za boce.

Što znači pojedina ikona?

Prikaz svih simbola za Miele vinske hladnjake



Energetska učinkovitost

Iskazani su razredi energetske učinkovitosti od A do G. Miele najbolja vrijednost vinskih hladnjaka je G.



Razina buke

Izražava točnu razinu buke u decibelima (dB).



Temperaturne zone

Postoje uređaji s jednom, dvije ili tri temperaturne zone, u kojima se temperatura može individualno birati.



Osvjetljenje

Halogenski snopovi u potpunosti i stilski osvjetljavaju svaki dio hladnjaka.



Bez održavanja, energetski štedljivo i optimalno osvjetljenje unutrašnjosti uređaja



Rešetke za odlaganje

Također možete odložiti i Magnum boce zahvaljujući uzdužnim i poprečnim potpornjima.



Savršen držač za svaku bocu s pojedinačno prilagodljivim potpornjima




SommelierSet

Omogućuje profesionalno dekantiranje, ohlađene čaše i temperirane vinske boce čak i nakon otvaranja.

Podgradni vinski hladnjaci


Karakteristike



Oznaka modela	KWT 6321 UG	KWT 6322 UG
Izvedba		
Samostojeći uređaj	–	–
Integrirani ugradbeni uređaj	•	•
Ugradb. ur. s mog. podgrad.	•	•
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•	•
Dizajn		
Boja prednje strane	staklena vrata/drška	staklena vrata
Komfor pri korištenju		
DynaCool	•	•
SoftClose	–	•
Broj drvenih rešetki	3	4
Materijal drvenih rešetki	–	–
Broj drvenih rešetki FlexiFrame	–	3
Broj drvenih rešetki FlexiFrame Plus	–	–
SommelierSet	–	–
Prezenter za boce	–	–
3D rešetka za prezentaciju	–	–
Upravljanje		
Koncept upravljanja	TouchControl	TouchControl
Broj temperaturnih zona	2	2
Šabat način rada	–	–
Učinkovitost i održivost		
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	G	G
Godišnja potrošnja energije u kWh	141,62	145,64
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,38	0,39
Sigurnost		
Akustični alarm vrata	•	•
Akustični alarm temperature	–	–
Tehnički podaci		
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	597 x 819 x 575	597 x 822 x 577
Način pričvršćenja	–	–
Maks. težina gornje fronte u kg	–	–
Prostor za broj 0,75 l Bordeaux boca	34	34
Buka pri radu u dB(A) re1pW	38	35

Ugradbeni vinski hladnjak, 178,5 cm visina niše


Karakteristike



Oznaka modela	KWT 6722 iGS
Izvedba	
Samostojeći uređaj	–
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Ugradb. ur. s mog. podgrad.	–
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Dizajn	
Boja prednje strane	Opsidijan crna staklena vrata
Komfor pri korištenju	
DynaCool	•
SoftClose	•
Broj drvenih rešetki	8
Materijal drvenih rešetki	Bukva
Broj drvenih rešetki FlexiFrame	8
Broj drvenih rešetki FlexiFrame Plus	–
SommelierSet	•
Prezenter za boce	–
3D rešetka za prezentaciju	•
Upravljanje	
Koncept upravljanja	TouchControl
Broj temperaturnih zona	2
Šabat način rada	–
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	G
Godišnja potrošnja energije u kWh	178,12
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,48
Sigurnost	
Akustični alarm vrata	•
Akustični alarm temperature	–
Tehnički podaci	
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	557 x 1770 x 572
Način pričvršćenja	–
Maks. težina gornje fronte u kg	–
Prostor za broj 0,75 l Bordeaux boca	83
Buka pri radu u dB(A) re1pW	32

Ugradbeni vinski hladnjak, 45 cm visina niše



Karakteristike



Oznaka modela	KWT 7112 iG
Izvedba	
Samostojeći uređaj	–
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Ugradb. ur. s mog. podgrad.	–
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	–
Dizajn	
Boja kućišta	–
Komfor pri korištenju	
DynaCool	•
SoftClose	•
Broj drvenih rešetki	3
Materijal drvenih rešetki	–
Broj drvenih rešetki FlexiFrame	–
Broj drvenih rešetki FlexiFrame Plus	2
SommelierSet	–
Prezenter za boce	–
3D rešetka za prezentaciju	–
Upravljanje	
Koncept upravljanja	TouchControl
Broj temperaturnih zona	1
Šabat način rada	–
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	G
Godišnja potrošnja energije u kWh	116,00
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,31
Sigurnost	
Akustični alarm vrata	•
Akustični alarm temperature	–
Tehnički podaci	
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	595 x 455 x 559
Način pričvršćenja	–
Maks. težina gornje fronte u kg	–
Prostor za broj 0,75 l Bordeaux boca	18
Buka pri radu u dB(A) re1pW	32
Boja artikla	
Plemeniti čelik/CleanSteel	•
Grafitno sivo staklo	•
Opsidijan crno staklo	•

Ugradbeni vinski hladnjak, 88 cm visina niše


Karakteristike



Oznaka modela	KWT 6422 i	KWT 6422 iG
Izvedba		
Samostojeći uređaj	–	–
Integrirani ugradbeni uređaj	•	•
Ugradb. ur. s mog. podgrad.	–	–
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•	•
Dizajn		
Boja prednje strane	–	Opsidijan crna staklena vrata
Komfor pri korištenju		
DynaCool	•	•
SoftClose	•	•
Broj drvenih rešetki	2	2
Materijal drvenih rešetki	Bukva	Bukva
Broj drvenih rešetki FlexiFrame	2	2
Broj drvenih rešetki FlexiFrame Plus	–	–
SommelierSet	–	–
Prezenter za boce	–	–
3D rešetka za prezentaciju	•	•
Upravljanje		
Koncept upravljanja	TouchControl	TouchControl
Broj temperaturnih zona	2	2
Šabat način rada	–	–
Učinkovitost i održivost		
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	G	G
Godišnja potrošnja energije u kWh	150,38	151,48
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,41	0,41
Sigurnost		
Akustični alarm vrata	•	•
Akustični alarm temperature	–	–
Tehnički podaci		
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	557 x 872 x 550	595 x 909 x 572
Način pričvršćenja	Fixsna vrata	–
Maks. težina gornje fronte u kg	20	–
Prostor za broj 0,75 l Bordeaux boca	30	33
Buka pri radu u dB(A) re1pW	32	32

Samostojeći vinski hladnjak

Karakteristike



Oznaka modela	KWT 6834 SGS
Izvedba	
Samostojeći uređaj	•
Integrirani ugradbeni uređaj	–
Ugradb. ur. s mog. podgrad.	–
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Dizajn	
Boja kućišta	Plemeniti čelik
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Broj drvenih rešetki	13
Materijal drvenih rešetki	–
Broj drvenih rešetki FlexiFrame	10
Broj drvenih rešetki FlexiFrame Plus	–
SommelierSet	•
Prezenter za boce	•
3D rešetka za prezentaciju	–
Upravljanje	
Koncept upravljanja	TouchControl
Broj temperaturnih zona	3
Šabat način rada	–
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	G
Godišnja potrošnja energije u kWh	205,50
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,56
Sigurnost	
Akustični alarm vrata	•
Akustični alarm temperature	–
Tehnički podaci	
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	700 x 1920 x 746
Način pričvršćenja	–
Maks. težina gornje fronte u kg	–
Prostor za broj 0,75 l Bordeaux boca	178
Buka pri radu u dB(A) re1pW	35
Boja artikla	
Opsidijan crna	•





Perilice posuđa



Inovacija AutoDos: Automatsko doziranje s integriranim PowerDisk.

Nadmoćan sustav pranja, jedinstvena sloboda!

S našom inovacijom doživite izvrstan učinak pranja: prvo automatsko doziranje na svijetu s integriranim PowerDisk naziva se AutoDos – razvijeno od strane tvrtke Miele. Perilicu posuđa i ekskluzivni praškasti granulat razvili smo kao međusobno precizno usklađen sustav. Praškasti granulat automatski se dozira ovisno o odabranom programu – u točno potrebnoj količini i u optimalnom trenutku. Na ovaj je način moguće i višekratno doziranje unutar nekog programa. U Automatskom programu senzor mjeri stupanj zaprljanja te se doziranje sukladno tomu prilagođava.



Perilice posuđa nove generacije nude maksimalnu slobodu upravljanja. Možete koristiti AutoDos automatsko doziranje s integriranim PowerDisk ili klasični način doziranja s tabletama ili praškom putem komore za doziranje. Koje sredstvo za pranje ćete koristiti odlučujete individualno i u svakom trenutku.

Na sredstva za pranje ne morate misliti pri svakom pranju, već jednom mjesečno – jer inovativna tehnika doziranja putem PowerDisk u pripremi ima praškasti granulat za prosječno 20 ciklusa pranja¹⁾. Na taj način uživate u novoj slobodi.

S Miele@home u potpunosti iskoristite potencijal svojih Miele uređaja i svoju svakodnevnicu učinite još pametnijom: prva na svijetu autonomna perilica posuđa može se sigurno i praktično umrežiti pa je upravljanje još jednostavnije i praktičnije. Profitirate od jedinstvene praktičnosti.

¹⁾u programu ECO



Koju vrstu uređaja želite?

Izvedbe Miele perilica posuđa

Miele Vam nudi različite izvedbe perilica posuđa za Vašu kuhinju.



Potpuno integrirana perilica posuđa

Kompletna prednja strana uređaja se može presvući u dekor Vaše kuhinje ili obložiti Miele prednjom stranom od CleanSteel plemenitog čelika. Uređaj se na taj način savršeno uklapa u dizajn Vaše kuhinje.



Integrirane perilice posuđa

Prednja strana uređaja može se obložiti individualnim kuhinjskim dekorom – za jedinstveni dizajn kuhinje. Alternativno je moguće oblaganje prednje strane CleanSteel plemenitim čelikom.



Samostojeća perilica posuđa

Slobodno stojeći uređaji s robusnom pokrovnom pločom koju možete koristiti kao radnu ploču. A budući da uređaj nije fiksno ugrađen, prilikom selidbe se jednostavno može prenijeti i postaviti u novi kuhinjski prostor.

Visoka ugradnja

Punjenje bez saginjanja: sve Miele ugradbene perilice posuđa mogu se bez problema ugraditi na ergonomsku visinu.



Za najveći komfor i savršenu harmoniju dizajna

Raznolike mogućnosti ugradnje Miele perilica posuđa



Miele FrontFit

Miele ugradbene perilice posuđa mogu se bez problema ugraditi na ergonomsku visinu. Uz FrontFit tehnologiju Miele nudi posebne modele koji na minimum smanjuju razmak od podnožja ili susjedne prednje strane namještaja. Time nastaju optimalne linije. Upravljanje je izrazito praktično zahvaljujući inteligentnom kliznom mehanizmu.



Skladan izgled: Nova Miele FrontFit tehnologija osigurava optimalan dizajn za sve situacije ugradnje.



Perilice posuđa bez ručke s Knock2open
Vrata uređaja se otvaraju kada dva puta kucnete po njima – bez ručke.



Dizajn kuhinje bez podnožja
Još skladniji izgled: Zahvaljujući FrontFit sve se Miele perilice posuđa mogu kombinirati čak i s kuhinjskim dizajnom koji gotovo da i nema podnožja.

Kakva Vam je niša na raspolaganju?

Raznolikost Miele perilica posuđa

Miele perilice posuđa dostupne su u različitim visinama i širinama.
Uvijek optimalno rješenje za Vašu kuhinju!

Standardna perilica posuđa

(81 cm visine, 60 cm širine)

Za standardne niše koje su zastupljene
u većini kućanstava, od 81 cm visine
podgradnje.





Perilica posuđa XXL

(85 cm visine, 60 cm širine)

Podgradne, integrirane i potpuno integrirane Miele perilice posuđa dostupne su i u XXL izvedbi. Iste su prikladne za kuhinje s visinom podgradnje od 85 cm. Idealno za nove kuhinje s visokom radnom pločom. XXL perilice posuđa pružaju 25 % više volumena punjenja u gornjoj košari i više fleksibilnosti te bolje mogućnosti podešavanja, primjerice za čaše s dugim stalkom, velike šalice za kavu i dijelove do 23 cm.



Izrazito uski Miele uređaji

(81 cm visine, 45 cm širine)

Naše perilice posuđa širine 45 cm u ničemu ne zaostaju za svojom velikom braćom: ladicama za pribor za jelo, mala potrošnja energije i izrazito praktičnu opremu košara kod tvrtke Miele naći ćete i kod uskih perilica posuđa širine 45 cm. Idealne za kućanstva s malim brojem osoba i malo mjesta, no čiji se ukućani ipak ne žele odreći komfora Miele perilice posuđa.



Miele

Power
Disk 
All in 1

AutoDos

**SAMO
MIELE**

Nadmoćni sustav pranja

Savršeni rezultati: AutoDos sustav je prvi sustav automatskog doziranja na svijetu s integriranim PowerDisk¹⁾. Perilica i ekskluzivni granulat u prašku tvore precizno usklađen sustav – doziranje ovisi o odabranom programu

i optimalnom vremenu doziranja sredstva. Uživajte u slobodi: PowerDisk je dovoljan za prosječno 20 pranja²⁾, bez nadopune. I pritom uvijek dozira odgovarajuću količinu praškastog granulata.

¹⁾ Patent: EP2798995, US9962062

²⁾ U programu ECO

Koje praktične značajke želite?

Prednosti* Miele perilica posuđa



FlexLine oprema košara

Fleksibilnost daje komfor: jednostavno podešavanje, fleksibilno pozicioniranje i postizanje najboljih rezultata.




SAMO MIELE Miele@home

Pametani život: zahvaljujući Miele@home svoje kućanske uređaje možete pametno umrežiti – za više mogućnosti.




QuickPowerWash

Kratki program: najbolji rezultati pranja za normalno zaprljano posuđe u 58 minuta.



EcoPower tehnologija

Štedi vodu i energiju: učinkovita štednja resursa zahvaljujući pametno osmišljenom dovodu vode.



Dokazana higijena

Higijenski čisto: u svim Miele perilicama posuđa uklanja se više od 99,9 % virusa¹⁾.



Pranje svježom vodom od 6 litara potrošnje

Minimalna potrošnja sa savršenim rezultatima: u Automatskom programu s već od 6 litara potrošnje vode.

* Karakteristike opreme ovise o modelu

¹⁾ U skladu sa certifikatom Instituta za integrativnu higijenu i virologiju koji se odnosi na uklanjanje virusa s ovojnicom i bez ovojnice (npr. Corona virusa, virusa gripe ili norovirusa) u ispitanim programima Higijena i Intenzivni, svi uz korištenje PowerDisk/UltraTabs. Pojedinih vezane uz kriterije teksta naći ćete na www.miele.com/g7000-c.

Što znači pojedina ikona?

Prikaz svih simbola za Miele perilice posuđa



Energetska učinkovitost

Navedeni su razredi energetske učinkovitosti od A do G.



Razina buke

Najtiša perilica posuđa ima jačinu zvuka od 38 dB u programu Posebno tiho.



Pranje pribora za jelo

Patentirana 3D MultiFlex ladica¹⁾ pruža savršenu udobnost i u najzahtjevnijim situacijama. Može se varirati na više načina i optimalno po visini, širini i dubini.



Patentirana 3D ladica za pribor za jelo⁺²⁾ može varirati visinom, širinom i dubinom. U sredini s preklopivim redom šiljaka za dugi, uski pribor za jelo.



Patentirana 3D ladica za pribor za jelo³⁾ može varirati visinom, širinom i dubinom.



Svi dijelovi posuđa smješteni su odvojeno, nečistoće se otklanjaju bez tragova i posuđe se savršeno suši.



Pribor za jelo je savršeno i istovremeno nježno opran čak i u perilici posuđa širine 45 cm.



Može se fleksibilno postaviti na prednje redove šiljaka donje košare



AutoDos

Automatsko doziranje sredstva za pranje za optimalne rezultate pranja i potpuni komfor.



BrilliantLight

Savršeno osvjjetljenje unutarnjeg prostora omogućavaju 4 Power LED diode.



Koncept upravljačke ploče

Brzo i jednostavno upravljanje prelaženjem prsta po zaslonu na dodir.



Brzo i jednostavno upravljanje prelaženjem prsta po potpuno integriranom zaslonu na dodir.


¹⁾ Patent: DE 102008062761B3, EP 2433549B1

²⁾ Patent: DE 102008062761B3, EP 2201887B1

³⁾ Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

Samostojeća perilica posuđa 45 cm

Karakteristike



Oznaka modela	G 5540 SC SL Active
Dizajn	
Izvedba upravljačke ploče	Ravna up. ploča
Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa
Zaslon	Prikaz od 7 segmenata sa 3 mjesta
MultiLingua	–
Komfor	
Umrežavanje s Miele@home	–
Automatsko doziranje s PowerDisk	–
Knock2open	–
Pomoć pri zatvaranju vrata	ComfortClose
Prikaz preo. vrem. + odg. poč.	•
Kontrola funkcija	Akustična
Učinkovitost i održivost	
Potr. vode u prog. Auto u l od	6,0
Potr. vode u prog. Eco u l	8,1
Potr. el. en. prog. ECO u kWh	0,70
Potr. en. kWh pr. ECO topl. v.	0,45
Broj setova posuđa	9
EcoFeedback	–
EcoPower tehnologija	•
Polu punjenja	•
Kvaliteta rezultata	
Pranje svježom vodom	•
AutoOpen sušenje	–
SensorDry	–
BrilliantGlassCare	–
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
PowerWash	–
Higijenski program	–
Tjestenina/Riža	–
Čišćenje uređaja	–
Opcije pranja	
IntenseZone	–
Express	•
Posebno čisto	•
Posebno suho	•
Oprema košara	
Oprema košara	Comfort 45 cm
Sigurnost	
Waterproof sustav	•
Prikaz kontrole sita	–
Zaštita za djecu	•
Blokada uključivanja	–
Tehnički podaci	
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70
Boja	
Briljantno bijela	•

Samostojeće perilice posuđa 60 cm

Karakteristike




** u programu posebno тихо

Oznaka modela	G 5310 SC Active Plus	G 7020 SC	G 7110 SC AutoDos	G 7200 SC
Dizajn				
Izvedba upravljačke ploče	Ravna up. ploča	Ravna up. ploča	Ravna up. ploča	Ravna up. ploča
Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa	Tipka za odabir programa	Tipka za odabir programa	Tipka za odabir programa
Zaslon	Prikaz od 7 segmenata sa 3 mjesta	Zaslon s 1 retkom teksta	Zaslon s 1 retkom teksta	Zaslon s 1 retkom teksta
MultiLingua	-	•	•	•
Komfor				
Umrežavanje s Miele@home	-	-	•	-
Automatsko doziranje s PowerDisk	-	-	•	-
Knock2open	-	-	-	-
Pomoć pri zatvaranju vrata	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Prikaz preo. vrem. + odg. poč.	•	•	•	•
Kontrola funkcija	Akustična	Zaslon	Zaslon	Zaslon
Učinkovitost i održivost				
Potr. vode u prog. Auto u l od	6,0	6,0	6,0	6,0
Potr. vode u prog. Eco u l	8,9	8,4	8,4	8,4
Potr. el. en. prog. ECO u kWh	0,74	0,64	0,64	0,54
Potr. en. kWh pr. ECO topl. v.	0,52	0,40	0,40	0,29
Broj setova posuđa	14	14	14	14
EcoFeedback	-	•	•	•
EcoPower tehnologija	•	•	•	•
Polu punjenja	•	•	•	•
Kvaliteta rezultata				
Pranje svježom vodom	•	•	•	•
AutoOpen sušenje	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Programi pranja				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	-	•	•	•
Higijenski program	-	-	-	-
Tjestenina/Riža	-	-	-	-
Čišćenje uređaja	-	•	•	•
Opcije pranja				
IntenseZone	-	•	-	•
Express	•	•	•	•
Posebno čisto	•	•	•	•
Posebno suho	•	•	•	•
Oprema košara				
Oprema košara	Comfort	ComfortPlus 60 cm	ComfortPlus 60 cm	ComfortPlus 60 cm
Sigurnost				
Waterproof sustav	•	•	•	•
Prikaz kontrole sita	-	•	•	•
Zaštita za djecu	•	•	•	•
Blokada uključivanja	-	-	-	-
Tehnički podaci				
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Napon u V	230	230	230	230
Osigurač u A	10	10	10	10
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,50	1,50	1,50	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,50	1,50	1,50	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70	1,70	1,70	1,70
Boja				
Briljantno bijela	•	•	•	•

Samostojeće perilice posuđa 60 cm

Karakteristike




** u programu posebno tiho

Oznaka modela	G 7410 SC AutoDos
Dizajn	
Izvedba upravljačke ploče	Ravna up. ploča
Vrsta upravljanja	Softkeys
Zaslon	Zaslon s 1 retkom teksta
MultiLingua	•
Komfor	
Umrežavanje s Miele@home	•
Automatsko doziranje s PowerDisk	•
Knock2open	–
Pomoć pri zatvaranju vrata	ComfortClose
Prikaz preo. vrem. + odg. poč.	•
Kontrola funkcija	Zaslon
Učinkovitost i održivost	
Potr. vode u prog. Auto u l od	6,0
Potr. vode u prog. Eco u l	8,4
Potr. el. en. prog. ECO u kWh	0,54
Potr. en. kWh pr. ECO topl. v.	0,29
Broj setova posuđa	14
EcoFeedback	•
EcoPower tehnologija	•
Pola punjenja	•
Kvaliteta rezultata	
Pranje svježom vodom	•
AutoOpen sušenje	•
SensorDry	•
BrilliantGlassCare	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
PowerWash	•
Higijenski program	•
Tjestenina/Riža	–
Čišćenje uređaja	•
Opcije pranja	
IntenseZone	•
Express	•
Posebno čisto	•
Posebno suho	•
Oprema košara	
Oprema košara	ExtraComfort
Sigurnost	
Waterproof sustav	•
Prikaz kontrole sita	•
Zaštita za djecu	•
Blokada uključivanja	–
Tehnički podaci	
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70
Boja	
Brilijantno bijela	•

Ugradbena perilica posuđa 45 cm

Karakteristike



Oznaka modela	G 5540 S Ci SL Active
Dizajn	
Izvedba upravljačke ploče	Ravna up. ploča
Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa
Zaslon	Prikaz od 7 segmenata sa 3 mjesta
MultiLingua	–
Komfor	
Umrežavanje s Miele@home	–
Automatsko doziranje s PowerDisk	–
Knock2open	–
Pomoć pri zatvaranju vrata	ComfortClose
Prikaz preo. vrem. + odg. poč.	•
Kontrola funkcija	Akustična
Učinkovitost i održivost	
Potr. vode u prog. Auto u l od	6,0
Potr. vode u prog. ECO u l	8,1
Potr. el. en. prog. ECO u kWh	0,70
Potr. en. kWh pr. ECO topl. v.	0,45
Broj setova posuđa	9
EcoFeedback	–
EcoPower tehnologija	•
Polu punjenja	•
Kvaliteta rezultata	
Pranje svježom vodom	•
AutoOpen sušenje	–
SensorDry	–
BrilliantGlassCare	–
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
PowerWash	–
Higijenski program	–
Tjestenina/Riža	–
Čišćenje uređaja	–
Opcije pranja	
IntenseZone	–
Express	•
Posebno čisto	•
Posebno suho	•
Oprema košara	
Oprema košara	Comfort 45 cm
Sigurnost	
Waterproof sustav	•
Prikaz kontrole sita	–
Zaštita za djecu	•
Blokada uključivanja	–
Tehnički podaci	
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70
Boja upravljačke ploče	
Plemeniti čelik s CleanSteel	•

Ugradbene perilice posuđa 60 cm

Karakteristike




** u programu posebno tiho

Oznaka modela	G 5310 SCi Active Plus	G 7020 SCi	G 7110 SCi AutoDos	G 7200 SCi
Dizajn				
Izvedba upravljačke ploče	Ravna up. ploča	Ravna up. ploča	Ravna up. ploča	Ravna up. ploča
Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa	Tipka za odabir programa	Tipka za odabir programa	Tipka za odabir programa
Zaslon	Prikaz od 7 segmenata sa 3 mjesta	Zaslon s 1 retkom teksta	Zaslon s 1 retkom teksta	Zaslon s 1 retkom teksta
MultiLingua	-	•	•	•
Komfor				
Umrežavanje s Miele@home	-	-	•	-
Automatsko doziranje s PowerDisk	-	-	•	-
Knock2open	-	-	-	-
Pomoć pri zatvaranju vrata	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Prikaz preo. vrem. + odg. poč.	•	•	•	•
Kontrola funkcija	Akustična	Zaslon	Zaslon	Zaslon
Učinkovitost i održivost				
Potr. vode u prog. Auto u I od	6,0	6,0	6,0	6,0
Potr. vode u prog. Eco u I	8,4	8,4	8,4	8,4
Potr. el. en. prog. ECO u kWh	0,74	0,64	0,64	0,54
Potr. en. kWh pr. ECO topl. v.	0,40	0,40	0,40	0,29
Broj setova posuđa	14	14	14	14
EcoFeedback	-	•	•	•
EcoPower tehnologija	•	•	•	•
Polu punjenja	•	•	•	•
Kvaliteta rezultata				
Pranje svježom vodom	•	•	•	•
AutoOpen sušenje	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Programi pranja				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	-	•	•	•
Higijenski program	-	-	-	-
Tjestenina/Riža	-	-	-	-
Čišćenje uređaja	-	•	•	•
Opcije pranja				
IntenseZone	-	•	-	•
Express	•	•	•	•
Posebno čisto	•	•	•	•
Posebno suho	•	•	•	•
Oprema košara				
Oprema košara	Comfort	ComfortPlus 60 cm	ComfortPlus 60 cm	ComfortPlus 60 cm
Sigurnost				
Waterproof sustav	•	•	•	•
Prikaz kontrole sita	-	•	•	•
Zaštita za djecu	•	•	•	•
Blokada uključivanja	-	-	-	-
Tehnički podaci				
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Napon u V	230	230	230	230
Osigurač u A	10	10	10	10
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,50	1,50	1,50	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,50	1,50	1,50	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70	1,70	1,70	1,70
Boja upravljačke ploče				
Plemeniti čelik s CleanSteel	•	•	•	•

Ugradbene perilice posuđa 60 cm

Karakteristike




** u programu posebno tiho

Oznaka modela	G 7410 Sci AutoDos	G 7415 Sci XXL AutoDos
Dizajn		
Izvedba upravljačke ploče	Ravna up. ploča	Ravna up. ploča
Vrsta upravljanja	Softkeys	Softkeys
Zaslon	Zaslon s 1 retkom teksta	Zaslon s 1 retkom teksta
MultiLingua	•	•
Komfor		
Umrežavanje s Miele@home	•	•
Automatsko doziranje s PowerDisk	•	•
Knock2open	–	–
Pomoć pri zatvaranju vrata	ComfortClose	ComfortClose
Prikaz preo. vrem. + odg. poč.	•	•
Kontrola funkcija	Zaslon	Zaslon
Učinkovitost i održivost		
Potr. vode u prog. Auto u l od	6,0	6,0
Potr. vode u prog. Eco u l	8,4	8,4
Potr. el. en. prog. ECO u kWh	0,54	0,54
Potr. en. kWh pr. ECO topl. v.	0,29	0,29
Broj setova posuđa	14	14
EcoFeedback	•	•
EcoPower tehnologija	•	•
Pola punjenja	•	•
Kvaliteta rezultata		
Pranje svježom vodom	•	•
AutoOpen sušenje	•	•
SensorDry	•	•
BrilliantGlassCare	•	•
Programi pranja		
QuickPowerWash	•	•
PowerWash	•	•
Higijenski program	•	•
Tjestenina/Riža	–	–
Čišćenje uređaja	•	•
Opcije pranja		
IntenseZone	•	•
Express	•	•
Posebno čisto	•	•
Posebno suho	•	•
Oprema košara		
Oprema košara	ExtraComfort	ExtraComfort
Sigurnost		
Waterproof sustav	•	•
Prikaz kontrole sita	•	•
Zaštita za djecu	•	•
Blokada uključivanja	–	–
Tehnički podaci		
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00	2,00
Napon u V	230	230
Osigurač u A	10	10
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,50	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,50	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70	1,70
Boja upravljačke ploče		
Plemeniti čelik s CleanSteel	•	•

Potpuno integrirane perilice posuđa 45 cm

Karakteristike




** u programu posebno tiho

Oznaka modela	G 5590 SCVi SL Active	G 5790 SCVi SL
Dizajn		
Izvedba upravljačke ploče	Potpuno integrirana up. ploča	Ravna up. ploča
Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa	Tipka za odabir programa
Zaslon	Prikaz od 7 segmenata sa 3 mjesta	Zaslon s 1 retkom teksta
MultiLingua	–	•
Komfor		
Umrežavanje s Miele@home	–	–
Automatsko doziranje s PowerDisk	–	–
Knock2open	–	–
Pomoć pri zatvaranju vrata	ComfortClose	ComfortClose
Prikaz preo. vrem. + odg. poč.	•	•
Kontrolna funkcija	Kontrolni prikazi	Zaslon
Učinkovitost i održivost		
Potr. vode u prog. Auto u I od	6,0	6,0
Potr. vode u prog. Eco u I	8,1	7,9
Potr. el. en. prog. ECO u kWh	0,70	0,55
Potr. en. kWh pr. ECO topl. v.	0,45	0,29
Broj setova posuđa	9	9
EcoFeedback	–	•
EcoPower tehnologija	•	•
Polu punjenja	•	•
Kvaliteta rezultata		
Pranje svježom vodom	•	•
AutoOpen sušenje	–	•
SensorDry	–	•
BrilliantGlassCare	–	•
Programi pranja		
QuickPowerWash	•	•
PowerWash	–	–
Higijenski program	–	–
Tjestenina/Riža	–	–
Čišćenje uređaja	–	•
Opcije pranja		
IntenseZone	–	•
Express	•	•
Posebno čisto	•	•
Posebno suho	•	•
Oprema košara		
Oprema košara	Comfort 45 cm	ExtraComfort 45 cm
Sigurnost		
Waterproof sustav	•	•
Prikaz kontrole sita	–	–
Zaštita za djecu	–	•
Blokada uključivanja	–	–
Tehnički podaci		
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00	2,00
Napon u V	230	230
Osigurač u A	10	10
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,50	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,50	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70	1,70
Mini. težina prednje ploče u kg	2,0	2,0
Maks. težina prednje ploče u kg	8,0	8,0
Boja upravljačke ploče		
Plemeniti čelik	•	–
Plemeniti čelik s CleanSteel	–	•

Potpuno integrirane perilice posuđa 60 cm

Karakteristike




** u programu posebno тихо

Oznaka modela	G 5350 SCVi Active Plus	G 7060 SCVi	G 7065 SCVi XXL	G 7160 SCVi AutoDos
Dizajn				
Izvedba upravljačke ploče	Potpuno integrirana up. ploča	Potpuno integrirana up. ploča	Potpuno integrirana up. ploča	Potpuno integrirana up. ploča
Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa	Tipka za odabir programa	Tipka za odabir programa	Tipka za odabir programa
Zaslon	Prikaz od 7 segmenata sa 3 mjesta	Zaslon s 1 retkom teksta	Zaslon s 1 retkom teksta	Zaslon s 1 retkom teksta
MultiLingua	-	•	•	•
Komfor				
Umrežavanje s Miele@home	-	-	-	•
Automatsko doziranje s PowerDisk	-	-	-	•
Knock2open	-	-	-	-
Pomoć pri zatvaranju vrata	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Prikaz preo. vrem. + odg. poč.	•	•	•	•
Kontrola funkcija	Akustična	Optička i akustična	Optička i akustična	Optička i akustična
Učinkovitost i održivost				
Potr. vode u prog. Auto u I od	6,0	6,0	6,0	6,0
Potr. vode u prog. Eco u I	8,4	8,4	8,4	8,4
Potr. el. en. prog. ECO u kWh	0,74	0,64	0,64	0,64
Potr. en. kWh pr. ECO topl. v.	0,40	0,40	0,40	0,40
Broj setova posuđa	14	14	14	14
EcoFeedback	-	•	•	•
EcoPower tehnologija	•	•	•	•
Polu punjenja	•	•	•	•
Kvaliteta rezultata				
Pranje svježom vodom	•	•	•	•
AutoOpen sušenje	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Programi pranja				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	-	•	•	•
Higijenski program	-	-	-	-
Tjestenina/Riža	-	-	-	-
Čišćenje uređaja	-	•	•	•
Opcije pranja				
IntenseZone	-	•	•	-
Express	•	•	•	•
Posebno čisto	•	•	•	•
Posebno suho	•	•	•	•
Oprema košara				
Oprema košara	Comfort	ComfortPlus 60 cm	ComfortPlus 60 cm	ComfortPlus 60 cm
Sigurnost				
Waterproof sustav	•	•	•	•
Prikaz kontrole sita	-	•	•	•
Zaštita za djecu	-	-	-	-
Blokada uključivanja	-	-	-	-
Tehnički podaci				
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Napon u V	230	230	230	230
Osigurač u A	10	10	10	10
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,50	1,50	1,50	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,50	1,50	1,50	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70	1,70	1,70	1,70
Mini. težina prednje ploče u kg	4,0	4,0	4,0	4,0
Maks. težina prednje ploče u kg	11,0	10,0	10,0	11,0
Boja upravljačke ploče				
Plemeniti čelik	•	•	•	•
CleanSteel/Opsidijan crna	-	-	-	-

Potpuno integrirane perilice posuđa 60 cm

Karakteristike




** u programu posebno tih

Oznaka modela	G 7165 SCVi XXL AutoDos	G 7250 SCVi	G 7255 SCVi XXL	G 7280 SCVi FrontFit
Dizajn				
Izvedba upravljačke ploče	Potpuno integrirana up. ploča	Potpuno integrirana up. ploča	Potpuno integrirana up. ploča	Potpuno integrirana up. ploča
Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa	Tipka za odabir programa	Tipka za odabir programa	Tipka za odabir programa
Zaslon	Zaslon s 1 retkom teksta	Zaslon s 1 retkom teksta	Zaslon s 1 retkom teksta	Zaslon s 1 retkom teksta
MultiLingua	•	•	•	•
Komfor				
Umrežavanje s Miele@home	•	–	–	–
Automatsko doziranje s PowerDisk	•	–	–	–
Knock2open	–	–	–	–
Pomoć pri zatvaranju vrata	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Prikaz preo. vrem. + odg. poč.	•	•	•	•
Kontrola funkcija	Optička i akustična	Optička i akustična	Optička i akustična	Optička i akustična
Učinkovitost i održivost				
Potr. vode u prog. Auto u l od	6,0	6,0	6,0	6,0
Potr. vode u prog. Eco u l	8,4	8,4	8,4	8,4
Potr. el. en. prog. ECO u kWh	0,64	0,54	0,54	0,54
Potr. en. kWh pr. ECO topl. v.	0,40	0,29	0,29	0,29
Broj setova posuđa	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower tehnologija	•	•	•	•
Pola punjenja	•	•	•	•
Kvaliteta rezultata				
Pranje svježom vodom	•	•	•	•
AutoOpen sušenje	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Programi pranja				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Higijenski program	–	–	–	–
Tjestenina/Riža	–	–	–	–
Čišćenje uređaja	•	•	•	•
Opcije pranja				
IntenseZone	–	•	•	•
Express	•	•	•	•
Posebno čisto	•	•	•	•
Posebno suho	•	•	•	•
Oprema košara				
Oprema košara	ComfortPlus 60 cm	ComfortPlus 60 cm	ComfortPlus 60 cm	ComfortPlus 60 cm
Sigurnost				
Waterproof sustav	•	•	•	•
Prikaz kontrole sita	•	•	•	•
Zaštita za djecu	–	–	–	–
Blokada uključivanja	–	–	–	–
Tehnički podaci				
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Napon u V	230	230	230	230
Osigurač u A	10	10	10	10
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,50	1,50	1,50	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,50	1,50	1,50	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70	1,70	1,70	1,70
Mini. težina prednje ploče u kg	4,0	4,0	4,0	4,0
Maks. težina prednje ploče u kg	12,0	10,0	10,0	10,0
Boja upravljačke ploče				
Plemeniti čelik	•	•	•	•
CleanSteel/Opsidijan crna	–	–	–	–

Potpuno integrirane perilice posuđa 60 cm

Karakteristike




** u programu posebno тихо

Oznaka modela	G 7285 SCVi XXL FrontFit	G 7460 SCVi AutoDos	G 7465 SCVi XXL AutoDos	G 7683 SCVi AutoDos K20 FrontFit
Dizajn				
Izvedba upravljačke ploče	Potpuno integrirana up. ploča	Potpuno integrirana up. ploča	Potpuno integrirana up. ploča	Potpuno integrirana up. ploča
Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa	Softkeys	Softkeys	Softkeys
Zaslون	Zaslون s 1 retkom teksta	Zaslون s 1 retkom teksta	Zaslون s 1 retkom teksta	Zaslون s 1 retkom teksta
MultiLingua	•	•	•	•
Komfor				
Umrežavanje s Miele@home	–	•	•	•
Automatsko doziranje s PowerDisk	–	•	•	•
Knock2open	–	–	–	•
Pomoć pri zatvaranju vrata	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	AutoClose
Prikaz preo. vrem. + odg. poč.	•	•	•	•
Kontrola funkcija	Optička i akustična	Optička i akustična	Optička i akustična	Optička i akustična
Učinkovitost i održivost				
Potr. vode u prog. Auto u I od	6,0	6,0	6,0	6,0
Potr. vode u prog. Eco u I	8,4	8,4	8,4	8,4
Potr. el. en. prog. ECO u kWh	0,54	0,54	0,54	0,54
Potr. en. kWh pr. ECO topl. v.	0,29	0,29	0,29	0,29
Broj setova posuđa	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower tehnologija	•	•	•	•
Polu punjenja	•	•	•	•
Kvaliteta rezultata				
Pranje svježom vodom	•	•	•	•
AutoOpen sušenje	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Programi pranja				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Higijenski program	–	•	•	•
Tjestenina/Riža	–	–	–	•
Čišćenje uređaja	•	•	•	•
Opcije pranja				
IntenseZone	•	•	•	•
Express	•	•	•	•
Posebno čisto	•	•	•	•
Posebno suho	•	•	•	•
Oprema košara				
Oprema košara	ComfortPlus 60 cm	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort 60 cm
Sigurnost				
Waterproof sustav	•	•	•	•
Prikaz kontrole sita	•	•	•	•
Zaštita za djecu	–	–	–	–
Blokada uključivanja	–	–	–	–
Tehnički podaci				
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Napon u V	230	230	230	230
Osigurač u A	10	10	10	10
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,50	1,50	1,50	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,50	1,50	1,50	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70	1,70	1,70	1,70
Mini. težina prednje ploče u kg	4,0	4,0	4,0	4,0
Maks. težina prednje ploče u kg	10,0	11,0	12,0	11,0
Boja upravljačke ploče				
Plemeniti čelik	•	–	–	–
CleanSteel/Opsidijan crna	–	•	•	•

Potpuno integrirane perilice posuđa 60 cm

Karakteristike



** u programu posebno тихо

Oznaka modela	G 7690 SCVi AutoDos K20	G 7970 SCVi AutoDos K20	G 7975 SCVi XXL AutoDos K20
Dizajn			
Izvedba upravljačke ploče	Potpuno integrirana up. ploča	Potpuno integrirana up. ploča	Potpuno integrirana up. ploča
Vrsta upravljanja	Softkeys	Upravljanje na dodir	Upravljanje na dodir
Zaslon	Zaslon s 1 retkom teksta	M Touch Vi	M Touch Vi
MultiLingua	•	•	•
Komfor			
Umrežavanje s Miele@home	•	•	•
Automatsko doziranje s PowerDisk	•	•	•
Knock2open	•	•	•
Pomoć pri zatvaranju vrata	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Prikaz preo. vrem. + odg. poč.	•	•	•
Kontrola funkcija	Optička i akustična	Optička i akustična	Optička i akustična
Učinkovitost i održivost			
Potr. vode u prog. Auto u I od	6,0	6,0	6,0
Potr. vode u prog. Eco u I	8,4	8,4	8,4
Potr. el. en. prog. ECO u kWh	0,54	0,54	0,54
Potr. en. kWh pr. ECO topl. v.	0,29	0,29	0,29
Broj setova posuđa	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•
EcoPower tehnologija	•	•	•
Polu punjenja	•	•	•
Kvaliteta rezultata			
Pranje svježom vodom	•	•	•
AutoOpen sušenje	•	•	•
SensorDry	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•
Programi pranja			
QuickPowerWash	•	•	•
PowerWash	•	•	•
Higijenski program	•	•	•
Tjestenina/Riža	•	•	•
Čišćenje uređaja	•	•	•
Opcije pranja			
IntenseZone	•	•	•
Express	•	•	•
Posebno čisto	•	•	•
Posebno suho	•	•	•
Oprema košara			
Oprema košara	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Sigurnost			
Waterproof sustav	•	•	•
Prikaz kontrole sita	•	•	•
Zaštita za djecu	-	-	-
Blokada uključivanja	-	-	-
Tehnički podaci			
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00	2,00	2,00
Napon u V	230	230	230
Osigurač u A	10	10	10
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,50	1,50	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,50	1,50	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70	1,70	1,70
Mini. težina prednje ploče u kg	4,0	4,0	4,0
Maks. težina prednje ploče u kg	11,0	11,0	12,0
Boja upravljačke ploče			
Plemeniti čelik	-	-	-
CleanSteel/Opsidijan crna	•	•	•

ProfiLine perilice posuđa

Trajanje programa od 17 minuta



Često pranje, velike količine suđa

Doručak, ručak, sastanci, termini s klijentima, događanja – u brojnim tvrtkama postoji čitav niz povoda, nakon kojih se treba oprati velika količina posuđa. Bilo u čajnim kuhinjama, odvjetničkim uredima ili agencijama, kao i u izložbenim prostorima, klubovima i kuharskim studijima – ProfiLine perilice posuđa s vrlo kratkim izvođenjem programa od 17 minuta profesionalno su rješenje za svakodnevne briljantne rezultate.

Savršeni učinak i dizajn

ProfiLine perilice posuđa također su savršeno rješenje u privatnim kućanstvima s visokim zahtjevima po pitanju učinka i dizajna.

S priključkom za toplu vodu i trofaznu struju uređaji pružaju maksimalnu učinkovitost. U varijantama s XXL prostorom za pranje i integriranom ladicom za pribor za jelo temeljito i nježno se pere 14 mjernih kompleta za jelo.

USKLAĐENO
S DIREKTIVOM
O STROJEVIMA
2006/42/EG



Miele ProfiLine perilice posuđa u skladu su sa sigurnosnim propisima za komercijalne perilice posuđa (upotreba uređaja izvan privatnog kućanstva) analogno Direktivi o strojevima 2006/42/EG.

Istaknute značajke proizvoda

ProfiLine




Vrlo kratki programi pranja

Vrlo kratka vremena rada i sjajni rezultati, Vaš su prioritet? U tom slučaju su nove ProfiLine perilice posuđa savršen izbor: priključak za trofaznu struju, inteligentna tehnologija pranja posuđa i dvije snažne pumpe omogućuju najbolja moguća vremena rada od samo 17 minuta uz optimalne rezultate pranja. Profitirajte s inovativnim obilježjima, zbog kojih će Vaše posuđe svaki dan blistati.



Fleksibilne košare + 3D-MultiFlex ladica¹⁾

(samo za PFD 103 SCi i PFD 104 SCVi) Poboľjšali smo ladicu za pribor za jelo: sada u ladicu za pribor za jelo svoje perilice posuđa možete smjestiti i male dijelove posuđa, poput šalice za espresso. 3D MultiFlex ladica¹⁾ sastoji se od spuštenog srednjeg dijela i dva bočna dijela. Lijevi se dio može pomaknuti udesno kako bi se u gornjoj košari napravilo dovoljno mjesta za visoke čaše. U pomičnom desnom dijelu praktično smjestite veliki pribor za jelo i malo posuđe.



Praktično umreženo

Miele uređaji se mogu umrežiti. Tako ciljano možete upravljati i kontrolirati uređaje pomoću mobilnog krajnjeg uređaja i Miele@mobile aplikacije* odn. Miele MOVE.




Knock2open (samo za PFD 104 SCVi)

Nije riječ o čaroliji, već o Miele: Knock2open čini pranje posuđa magičnim iskustvom i nudi savršeno rješenje za dizajn kuhinja bez ručki. Kada 2 puta pokucate na prednju stranu potpuno integrirane perilice posuđa, vrata perilice posuđa otvori će se uz sofisticirani mehanizam otvaranja za 10 cm. Komfor koji će Vas svakodnevno oduševljavati.



AutoOpen podrška sušenju²⁾

Za suho posuđe u trenu. Posebno zahtjevni predmeti pranja poput primjerice posuđa od plastike, mogu se osušiti do kraja. Zahvaljujući automatskom otvaranju vrata na završetku programa pranja, postupak sušenja započinje automatski, bez ručne intervencije.



Učinkovito protiv virusa – znanstveno dokazano

Sukladno certifikaciji koju je izvršio InFluenc_H – Institut za integrativnu higijenu i virologiju pranje s perilicom serije PFD 10x uklanja viruse sa i bez ovojnice (primjerice korona viruse, viruse gripe i noro viruse) u programima Intenzivno i Higijenski, kao i viruse s ovojnicom (ne hepatitis-B virus) u Kratkom i Univerzalnom programu, čak i s teško obradivog pribora – uz primjenu Miele sredstva za pranje ProCare Shine 11 OB i 12 GC.

¹⁾ Europski patent EP 2433549B1

²⁾ Europski patent EP 2120671B1

* minimalni uvjet: Android 4.2+/iOS 9+

Što znači pojedina ikona?

Pregled svih simbola za ProfiLine perilice posuđa



Energetska učinkovitost

U ponudi je energetska razred E.



Vrijeme odvijanja programa

Najkraće vrijeme odvijanja programa ProfiLine perilica posuđa iznosi 17 minuta.



Buka pri radu

Perilica posuđa ima razinu buke 45 dB.



Pranje pribora za jelo

Patentirana 3D+ ladica za pribor za jelo¹⁾ se može podešavati po visini, dubini i širini



Košara za pribor se može lako umetnuti prek oreda šiljaka u donjoj košari



Sustavi za doziranje

Na perilicu posuđa se može priključiti vanjski dozirni modul za praktično i učinkovito doziranje sredstva za pranje.



Perfect GlassCare²⁾

Ova patentirana³⁾ tehnologija osigurava nježno pranje čaša



AutoOpen sušenje⁴⁾

Na kraju programa pranja vrata perilice posuđa se automatski otvaraju



Miele@home

Pregled i upravljanje uređajem putem pametnog telefona ili tableta



BrilliantLight⁵⁾

4 snažne LED sijalice za savršeno osvijetljenje unutrašnjosti

¹⁾ EP 2201887B1, DE 102008062761B3

²⁾ EP1080681B1

³⁾ EP 2120671B1, DE 102007008950B4

⁴⁾ EP 1457153B1

⁵⁾ EP 2233061B1

ProfilLine perilice posuđa

Karakteristike




USKLAĐENO
S DIREKTIVOM
O STROJEVIMA
2006/42/EG



* Kod priključka na toplu vodu i 3N AC 400V 50 Hz

Obavijest:

Zbog posebnih zahtjeva za higijenom i kapacitetom, preporučujemo profesionalne perilice posuđa PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8059, PG 8096 ili PG 8099 za dječje vrtiće, škole, domove za starije i nemoćne osobe, kao i za ugostiteljske objekte.



Oznaka modela (60 x 81 cm)	PFD 102 i ProfilLine	-	-
Oznaka modela XXL (60 x 85 cm)	-	PFD 103 SCi XXL ProfilLine	PFD 104 SCVI XXL ProfilLine
Učinkovitost			
Maks. Broj ciklusa pranja po danu	5	5	5
Trajanje kratkog programa u minutama*	17	17	17
Dizajn			
Izvedba uprav. ploče/Upravljanje	Ukošena uprav. ploča/Softkeys	Ukošena uprav. ploča/Softkeys	Potp. int. uprav. ploča/Softkeys
Zaslon	Zaslon s 1 retkom teksta	Zaslon s 1 retkom teksta	Zaslon s 1 retkom teksta
MultiLingua	•	•	•
Komfor			
Umrežavanje s Miele@home	•	•	•
Automatsko doziranje s vanjskim modulom za doziranje (DOS G 80 ProfilLine flex)	•	•	•
Knock2Open/BrilliantLight	-/•	-/•	•/•
Buka pri radu dB(A) re 1 pW	46	45	45
Prikaz preost. vremena/Odgoda početka prog. do 24h	•/•	•/•	•/•
Pomoć pri zatvaranju vrata	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Kontrola funkcija	Zaslon	Zaslon	Optička i akustična
Učinkovitost i održivost			
Razred energetske učinkovitosti (A-G)/emisije buke (A-D)	E/C	E/C	E/C
Potrošnja vode u l/el. energije u kWh u prog. ECO	12,0/0,930	12,0/0,950	12,0/0,950
Potrošnja ener. na 100 ciklusa pranja u prog. ECO in kWh	93	95	95
Vrijednosti potroš. kod priklj. na toplu vodu** u prog. ECO u kWh	0,6	0,6	0,6
EcoFeedback/EcoPower tehnologija	•/•	•/•	•/•
Polu punjenja/Priključak na toplu vodu	•/•	•/•	•/•
Kvaliteta rezultata			
Pranje svježom vodom	•	•	•
AutoOpen sušenje	•	•	•
SensorDry	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•
Programi pranja			
ECO/Univerzalni	•/•	•/•	•/•
Kratki/Čaše	•/•	•/•	•/•
Intenzivni/Higijenski	•/•	•/•	•/•
Programi za posebne zahtjeve	Hladno pretpranje, Plastika	Hladno pretpranje, Plastika	Hladno pretpranje, Plastika
Opcije i postavke pranja			
Preostalo vrijeme	•	•	•
Temperatura	•	•	•
Dodatno sušenje	•	•	•
Oprema košara			
Smještaj pribora za jelo	Košara za pribor za jelo	3D MultiFlex ladica	3D MultiFlex ladica
Oprema košara	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
FlexCare držači čaša/FlexCare polica za šalice	2/1	4/1	4/1
Broj setova posuđa	13	14	14
Sigurnost			
Waterproof sustav/Prikaz kontrole sita	•/•	•/•	•/•
Zaštita za djecu/Blokada uključivanja	•/-	•/-	-/-
Sigurnost usklađena sa Direktivom o strojevima (2006/42/EG)	•	•	•
Tehnički podaci			
Ukupna priklj. vrijednost u kW/Napon u V/Osigurač u A	7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16 1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16	7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16 1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16	7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16 1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16
Može se nadograditi od strane Miele servisa uz nadoplatu	•	•	•
Priključak na hladnu ili toplu vodu (15°C-60°C)	•	•	•
Duljina dovodnog/odvodnog crijeva/mrežnog kabela u m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Boja upravljačke ploče			
Plemeniti čelik CleanSteel	•	•	•



Usluga dostave i ugradnje

Kad je komfor sam po sebi razumljiv

Želimo biti sigurni da ćete imati besprijekoran početak sa svojim Miele uređajima.

Po Vašoj ćemo želji nove uređaje dostaviti u Vaš dom, gdje će ih onda instalirati Miele specijalisti. Pritom ćete dobiti vrijedne savjete i naputke za uporabu svog proizvoda.

Profesionalno puštanje u pogon jamči savršeno funkcioniranje Vaših uređaja i uz to je mogućnost da se upoznate s opsežnim funkcijama. Miele Vas želi od samog početka podržati u tome da iz svojih uređaja dobijete najbolje.

Po želji zbrinjavamo i Vaše stare uređaje.

Brz početak sa savjetima stručnjaka

Vaše uređaje instalira Miele specijalist, koji Vas ujedno upućuje u korištenje uređaja. Pri ovom ćete praktičnom treningu dobiti vrijedne savjete i naputke.

Sigurno od samog početka

Sa svojim servisom možemo utvrditi ispravnu instalaciju Vašeg uređaja, čime je ostvarena pretpostavka za naše jamstvo. Ujedno vršimo i električnu sigurnosnu provjeru – za svaki slučaj!

Miele specijalisti čine razliku

Nitko ne poznaje naše Miele uređaje bolje od naših tehničara. Svoje uređaje povjerite onima koji su ih napravili.

Dodatne informacije o uslugama dostave i ugradnje naći ćete na internet stranici miele.hr/service.

Individualno savjetovanje o proizvodima

Kad informacija postaje doživljaj

Miele uređaji su kvalitetni i inovativni – bolje niste mogli odabrati. Kako biste još više uživali u svojim uređajima i njihovim brojnim funkcijama, Miele za Vas ima atraktivnu ponudu: Individualno savjetovanje o proizvodima.

Ovu uslugu prilagođavamo Vašim potrebama. Pri tome ćemo Vas, u Vašem domu, savjetovati o funkcijama i optimalnom korištenju Vaših Miele uređaja.

Zajedno ćemo podesiti Vaše omiljene programe, objasniti ćemo Vam posebne funkcije i dati informacije o njezi i rukovanju uređajima. Pokazat ćemo Vam na koji način možete ciljano doći do najboljih rezultata i pri tome ćemo Vam dati brojne korisne savjete – kako bi uvijek i što dulje mogli uživati u Vašem Miele uređaju.

Osobno savjetovanje

Individualno savjetovanje s Miele stručnjacima – u Vašem domu, na Vašim uređajima.

Podešavanje Vaših omiljenih programa

Individualnim programiranjem Vaše uređaje možete savršeno prilagoditi svojim potrebama i navikama.

Savjeti i trikovi za savršene rezultate

Dobit ćete korisne savjete za rukovanje i njegu svojih uređaja.

Dodatne informacije o individualnom savjetovanju o proizvodima naći ćete na internet stranici miele.hr/service.



Produljenje jamstva

Kad je sigurnost stvar principa

Maksimalna sigurnost uz Miele produžetak jamstva

Dugotrajnost, optimalno rukovanje i vrhunska kvaliteta – kupnjom Miele proizvoda odlično ste izabrali. Želite maksimalnu sigurnost za svoj novi uređaj? Uplatom jednokratnog paušala Miele Vam nudi ekskluzivno jamstvo do 10 godina.

Unutar dvogodišnjeg jamstva imate mogućnost izravno kod Miele zatražiti produženje jamstva na 5 ili 10 godina. Produženja jamstva možete dobiti i od svog Miele tehničara prilikom dolaska zbog servisa. Navedeno vrijedi za uređaje koji nisu stariji od 10 godina.

Ekskluzivno Miele jamstvo

Miele je jedini proizvođač koji nudi ukupno jamstvo do 10 godina.

Maksimalna sigurnost

Za vrijeme trajanja jamstva ne snosite troškove za popravke uključene u jamstvo.

Najveća fleksibilnost

Ugovor možete zaključiti u roku od dvije godine nakon kupnje uređaja.

Pouzdanost i brzo

Korisnička podrška servisa brzo i pouzdano pomaže pri popravcima.

Dodatne informacije o produženju jamstva naći ćete na internet stranici miele.hr/service.



Usluga servisa

Kad je očuvanje vrijednosti stvar filozofije

Miele uređaji testiraju se na trajnost do 20 godina. U smislu održivosti i očuvanja resursa Miele Vas želi podržati u što dužoj uporabi Vaših uređaja.

U okviru usluge servisa Vaše Miele uređaje profesionalno održavaju naši servisni tehničari. Zahvaljujući posebnom od strane Miele razvijenom sustavu dijagnoze, provjeravamo Vaše uređaje i po potrebi ih ažuriramo.

Osim ispitivanja funkcije uređaja, Vaše uređaje ćemo intenzivno očistiti s Miele proizvodima za njegu. Ujedno ćemo Vam dati korisne savjete za njegu Vašeg Miele uređaja.

Održana vrijednost Vaših uređaja

Intenzivnim čišćenjem i njegom od strane Miele stručnjaka Vaši su uređaji u besprijekornom stanju.

Savršeni rezultati

Redovitom njegom i provjerom funkcionalnosti kao i ažuriranjem programa, ostvarit će se najbolji rezultati.

Korisni savjeti

Miele stručnjaci stoje Vam na raspolaganju savjetima i trikovima za optimalno korištenje Vaših uređaja.

Dodatne informacije o usluzi servisa naći ćete na internet stranici miele.hr/service.

Miele servis

Vaš partner u slučaju servisa

Kupnjom Miele uređaja odlučili ste se na dugotrajnost i najbolju kvalitetu. Međutim, zatrebate li slučajno pomoć, Miele servis je brz i pouzdan partner.

Popravak kvalitetnog Miele uređaja isplati se i kad je uređaj stariji te je sasvjesna odluka za bolju održivost.

Pod savršenim servisom ne podrazumijevamo samo kompetentnu pomoć u slučaju popravka. Miele se brine o Vama puno više od isporuke i instalacije Vaših uređaja, te njihovog puštanja u pogon.

Uvijek u Vašoj blizini

Naši Miele tehničari i odabrani servisni partneri zastupljeni su diljem zemlje i mogu kod Vas biti u vrlo kratkom vremenu.

Kompetencija

Naši su tehničari specijalisti za popravke Miele kućanskih uređaja. Time jamčimo brz i stručan popravak.

Održivo i učinkovito

Zahvaljujući inteligentnoj pripremi 90% svih popravaka napravimo već u prvom dolasku. To Vam ne šteti samo vrijeme, već čuva i okoliš, jer nije potreban drugi dolazak vozilom.

Osiguranje opskrbe rezervnim dijelovima

Od Miele originalnih rezervnih dijelova ne očekujte samo doslovnu Miele kvalitetu već i vrlo brzu raspoloživost – čak i puno godina nakon kupnje svog uređaja.

Jednostavna dostupnost

Popravak možete naručiti putem interneta na stranici miele.hr/service ili telefonski na broj +385 1 6689 010.

Za Vas smo telefonski dostupni:
PON – ČET od 08:00 do 16:30 h i
PET od 08:00 do 14:00 h

Dodatne informacije o ovoj temi naći ćete na internet stranici miele.hr/service.

Miele trgovina i servis d.o.o.

Buzinski prilaz 32
10010 Zagreb
Telefon: +385 1 6689 000
Telefaks: +385 1 6689 090
E-mail: info@miele.hr
www.miele.hr

Miele Experience Center

Buzinski prilaz 32
10010 Zagreb
Telefon: +385 1 6689 050
E-mail: info@miele.hr
PON - PET od 09:00 do 19:00 h
SUB od 09:00 do 14:00 h

Miele Experience Center

Poljička cesta 26
21000 Split
Telefon: +385 21 681 975
E-mail: info@miele.hr
PON - PET od 09:00 do 19:00 h
SUB od 09:00 do 14:00 h

Miele Servis

Buzinski prilaz 32
10010 Zagreb
Telefon: + 385 1 6689 010
Telefaks: + 385 1 6689 091
E-mail: servis@miele.hr
PON - ČET od 08:00 do 16:30 h
PET od 08:00 do 14:00 h