

Miele

Vitroline hűtőszekrények és borhűtők

Kiadás: 2023

Miele. Immer Besser.





A MI ÍGÉRETÜNK

IMMER BESSER

ÜDVÖZÖLJÜK A MIELÉNÉL

Amikor dédapánk megalapították a Miele vállalatot, a sikerhez ki kellett tűnniük versenytársaik közül. Valójában csak kétféleképpen lehet ezt megtenni, vagy olcsóbbnak kell lenni, mint a többiek – vagy jobbnak. Mindkettő egyszerre gyakorlatilag lehetetlen. Ők úgy döntöttek, hogy „jobbak” lesznek.

Azt, hogy a Miele az elmúlt 120 év során folyamatosan képes volt meggyőzően megfelelni ennek a magas színvonalnak, számtalan tesztgyőzelem és díj bizonyítja, de mindenekelőtt a sok millió elégedett ügyfél az egész világon. Ez az értékek és célok folyamatosságának köszönhető, amely jellemzően csak az olyan vállalatoknál érhető tetten, amelyek már generációk óta családi kézben vannak.



Ilyen értelemben a Miele 1899 óta nemcsak az első osztályú termékminőséget és a mérnöki tudást jelenti. A Miele neve ugyanennyire egybeforr a tisztelettel, a tisztességgel és a partneri megbecsüléssel, amelyet a vállalat forgalmazó partnerei, végfelhasználói, beszállítói, alkalmazottai és szomszédai felé tanúsít.

Emellett bárki, aki megvásárolja a Miele termékeit, különösen környezettudatosan cselekszik. Ez következetesen biztosítja az erőforrás-kímélő termelési módszereket – és azokat a termékeket, amelyek igazodási pontként szolgálnak a villamos energia, a víz és a mosószeres fogyasztása tekintetében is, ami ezen felül a pénztárcánkat is kevésbé terheli.

A tulajdonos cégvezetés negyedik generációjaként megígérjük, hogy mindez így is marad.

Markus Miele

és

Reinhard Zinkann



Sokrétű modellválaszték a modern életvitelhez



Tartalomjegyzék

Bevezetés

Üdvözljük a Mielénél	03
Hálózatba kapcsolt háztartási készülékek:	
Miele@home	06
Miele@mobile App	07
Kialakítások	08
Hatékony és fenntarthatóság	10

Beépíthető hűtőszekrények	12
Szabadonálló hűtőszekrények	36
MasterCool	64
Borhűtők	78
Szerviz	94

Háztartási készülékek hálózatba kapcsolása

Miele@home-mal*

A Miele@home termékellőnyei

Okos hálózat: a Miele@home innovatív rendszerünkkel teljesen kihasználhatja a Miele készülékeiben rejlő lehetőségeket, és még intelligensebbé teheti a mindennapjait. Minden intelligens Miele háztartási készülék kényelmesen és biztonságosan hálózatba kapcsolható. A kezelés egyszerű – a Miele App, az okos hangvezérlés vagy meglévő okosotthon-megoldásokba való integrálás révén. A hálózatba kapcsolás az otthoni Wi-Fi-router és a Miele Cloud segítségével történik.



Miele App**

Tökéletes társ: a Miele App révén mindig figyelemmel kísérheti Miele háztartási készülékeit. Szeretné például nyomon követni a sütőben zajló ételkészítési folyamatot? Vagy tudni szeretné, hogy befejeződött-e már a mosóprogram? Az App ellátja önt a szükséges információkkal, és kényelmes, gyors kezelést kínál. Ezenkívül az App olyan kiegészítő információkat és szolgáltatásokat kínál az ön Miele készülékeihez, mint a BaristaAssistant vagy a receptek. Töltsé le most az Appot!



Okos hangvezérlés***

Kapcsolja hálózatba okos Miele háztartási készülékeit digitális hangvezérlő-rendszerekkel. Az Amazon Alexa vagy a Google Home segítségével kényelmesen elindíthatja a programokat, elvégezheti a beállításokat vagy lekérdezheti a készülékek állapotát. Ha tele van a keze, az ArtLine készülékeken a sütő ajtaját egyszerűen, hangvezérléssel kinyithatja. Egyre több rendszeren jelenítenek meg a kijelzők vizuális visszajelzést, nagyobb kényelmet biztosítva a mindennapokban.




Integrálás Smart Home rendszerekbe

A Smart Home megkönnyíti a mindennapi életet, és egyéni otthoni kényelmet teremt. A redőnyök, a fűtés és a háztartási készülékek kommunikálnak egymással, és egyre inkább az App vagy hangutasítás segítségével történik a vezérlésük. Számos Miele készülék is hálózatba kapcsolható. A praktikus Miele Cloud interfésznek köszönhetően ezeket gyorsan és egyszerűen integrálhatja saját Smart Home partneri alkalmazásába. Így élvezheti ön a teljes mértékben hálózatba kapcsolt otthon hatékonyságát és kényelmét.

Háztartási készülékek hálózatba kapcsolása

Miele@home-mal*

A Miele App** termékjellemzői



Dashboard

Mindig az aktuális szinten: a Dashboardon ön az összes hálózatba csatlakoztatott Miele készülékének állapotát látja.

MobileControl


A MobileControl segítségével az alkalmazáson keresztül vezérelheti készülékeit – bárhol is van.

RemoteUpdate

A rendelkezésre álló szoftverfrissítések egyszerűen továbbíthatók az adott készülékre és telepíthetők – anélkül, hogy szerviztechnikust kellene hívnia.

Demo mód

A Miele App demo módja egy első benyomást ad a Miele App előnyeiről, még akkor is, ha még nem rendelkezik hálózatra csatlakoztatható Miele háztartási készülékekkel.



Fedezze fel a Miele Appban rejlő lehetőségeket!

www.miele.hu



Töltse le most a Miele Appot!



*** A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre. A Miele hálózatba csatlakoztatható háztartási készülékeinek rendszerkövetelményeit a miele.com/systemrequirements oldalon találja meg.

*** Mobil végkészülékekre elérhető. A minimális rendszerkövetelmények az App Store-ban megadott információkban találhatóak.

*** A hangvezérlés a Google LLC és az Amazon Alexa nevű szolgáltatásait használja és azok rendelkezésre állásától függ. A rendelkezésre álló funkciók köre országtól függően változhat. A Google, Google Home és a Google Nest Mini a Google LLC márkái. A Google Nest Mini működéséhez Wi-Fi, internetkapcsolat, egy közeli csatlakozóaljzat, egy Google-fiók és egy kompatibilis mobilkészülék szükséges. Az operációs rendszerrel kapcsolatos minimum követelményeket a g.co/home/req oldalon találja.

Kompatibilis az Alexa hangvezérléssel. Az Amazon, az Alexa és az összes hozzá tartozó márka az Amazon.com, Inc. vagy kapcsolódó vállalkozásainak márkái.***

Hogyan kívánja készülékét felállítani?

A Miele hűtőszekrények és borhűtők kialakításai

Szabadonállóként, beépítve vagy aláépítve? Hogyan kívánja készülékét felállítani? A Mielénél minden lehetőség rendelkezésre áll. Találja meg az ideális hűtőkészüléket – amely maximális kényelmet és tökéletes design harmóniát teremt a konyhájában.



Szabadonálló készülékek

A design mellett a szabadonálló készülékek előnye, hogy a készülék egyszerűen továbbvihető költözés esetén, és az új konyhában ismét könnyedén elhelyezhető. A legkülönbözőbb felületek és a klasszikus fehér vagy modern üveg és nemesacél előlapok mellett minőségi és kényelmes belső kialakítást is kínálunk.

Beépíthető készülékek

A beépíthető készülékekre a konyhabútor előlapját vagy a Miele nemesacél előlapját szerelheti fel, így tökéletesen beleolvadnak majd konyhájába. A Miele beépíthető hűtőszekrényei számos különféle fülkemagassággal és egyéni belső kialakítással kaphatók, a Mielétől megszokott minőségben.

Borhűtők

Az optimális tárolóhely nemes borai számára – több külön szabályozható hőmérsékletzónával, például fehér- és vörösborokhoz. A Miele borhűtői nem csupán a borrajongók professzionális eszközei, hanem otthona esztétikus berendezési tárgyai is lehetnek.



reddot winner 2022



MasterCool

A tökéletes konyhai környezet és a maximális térfogat tökéletes kombinációját biztosítják a MasterCool sorozat beépíthető készülékei. A sokféle kombinációs lehetőség egyéni megoldások kialakítását teszi lehetővé – a legigényesebb anyagokkal, kivitelezéssel és minőséggel.



reddot design award
winner 2019



Környezettudatos takarékoság

Hatékony és fenntarthatóság


A környezettel szembeni felelős bánásmódnak a Mielénél hagyománya van – több mint 120 éve. A természet életünk alapja, melyet meg akarunk óvni. Ezért prémium háztartási készülégyártóként folyamatosan a fenntartható és innovatív hűtőkészülékek kifejlesztésére fókuszálunk.

Takarékos és környezetbarát hűtés és fagyasztás

A Miele márka hűtőkészülékeiben kizárólag a legjobb minőségű komponenseket használjuk, melyek optimális összhangjukkal hozzájárulnak az alacsony energiafogyasztáshoz. Ide tartoznak nemcsak az energia-takarékos kompresszorok és a tartós LED-ek, hanem az olyan funkciók is, mint a NoFrost, melyek az intelligens vezérlésnek köszönhetően kéz a kézben járnak.

Még fenntarthatóbb hűtés

A Mielénél immár 10 éve foglalkozunk olyan komplex frissentartó rendszerek kutatásával, amelyeknek köszönhetően az élelmiszer tovább eltartható, és ezzel életünk kényelmesebbé és rugalmasabbá válik, illetve gátat szabhatunk az élelmiszerpazarlásnak. A Miele hűtőszekrények több mint 70 százaléka rendelkezik frissentartó rendszerrel, és ezzel ügyfeleink számára a legjobb módot biztosítják élelmiszereik védelmére és frissen tartására.



EU-energiaméretező hűtőkészülékekhez 2021. márciustól

Az új rendeletekkel az EU célul tűzi ki, hogy Európában tovább csökkentse az energiafogyasztást, és így hozzájáruljon a környezetvédelemhez. Ezenkívül az új besorolás az átláthatóság és a termékek fogyasztói megítélésének javítását szolgálja.

A legfontosabb változások áttekintése

A törvényi előírások és az energiaosztályok határainak pontosítása a készülékek új energiahatékonysági osztályokba való besorolását eredményezik.

A pluszos energiahatékonysági osztályok (például A+++) megszűnésének, és az A-tól G-ig terjedő új osztályoknak köszönhetően a termékek könnyebben összehasonlíthatók egymással.

2021. március 1-től további információhoz juthat a készülékkel kapcsolatban az EU adatbázisára (EPREL) mutató QR-kód segítségével.





Beépíthető hűtőszekrények



Tartalomjegyzék

Miele beépíthető hűtő/fagyasztószekrények

Modellek sokrétűsége	15
Kezelési koncepciók	17
Frissentartó rendszerek	19
Fagyasztórendszerek	20

A Miele beépíthető hűtő/fagyasztószekrények termékelőnyei

Fő jellemzők	23
További termékelőnyök	24

Miele beépíthető hűtő/fagyasztószekrények

Az ikonok áttekintése	26
Termékáttekintés	27
Szószedet	35



Milyen fajta készüléket szeretne?

A Miele beépíthető hűtőszekrények, hűtő-fagyasztók és fagyasztószekrények széles választéka

Speciális jellemzőiknek hála a Miele készülékekkel az élelmiszerek mindig optimális körülmények között tarthatók frissen, fagyaszthatók és tárolhatók. Készülékeink kényelmesen hozzájárulnak az egészséges és modern élethez.

Hűtőszekrények



Hűtőszekrények

Élelmiszereinek hatékony, első osztályúan szervezett frissen tartásához. Innovatív és intelligens PerfectFresh Active és PerfectFresh Pro frissentartó rendszereink garantálják önnek az élelmiszerek optimális frissességét és különösen hosszú eltarthatóságát. Ezáltal a hagyományos gyümölcs- és zöldségfiókokhoz képest akár ötször hosszabb eltarthatóság érhető el, így kevesebb élelmiszert kell kidobni. Válasszon a Miele lenyűgözően sokféle modelljei közül!



Hűtő-fagyasztók

Ezek a készülékek tágas hűtőtérrel, valamint egy külön ajtóval nyitható fagyasztótérrel rendelkeznek. A Miele hűtő-fagyasztó-kombinációiban a friss élelmiszerek és a mélyhűtött áruk egyaránt kényelmesen és kímélő módon tárolhatók, különösen a PerfectFresh Active és PerfectFresh Pro fiókokban.



Fagyasztószekrények

Erőteljes és hatékony mélyhűtés példaértékű szervezettséggel és praktikummal. A Miele fagyasztói különálló készülékként is használhatók, de tökéletesen kombinálhatók egy megfelelő Miele hűtőszekrényvel is. Kivitelüket a letisztult, időtálló design teszi vonzóvá. A belső értékek is meggyőzőek, például az első osztályú, akár -26 °C -os fagyasztási teljesítmény.

Miele

5°C



-18°C

Melyik kezelési koncepciót részesíti előnyben?

A Miele beépíthető hűtőszekrények kezelési koncepciói

Kezelési koncepciók

A Miele kifejezetten felhasználóbarát kezelési koncepciókat kínál. Minden hűtőszekrény a funkcionalitást és megjelenést tökéletesen ötvöző, legkorszerűbb kezelőelemekkel rendelkezik.




FreshTouch kezelés

A FreshTouch kezelés alapja egy érintőképernyős, színes TFT kijelző, amelynek használatához nincs szükség nyomógombokra. A központi kijelzőn könnyedén választhatja ki az összes kijelzést és funkciót – csak az ujjával meg kell érintenie.



SensorTouch kezelés

A SensorTouch kezelés alapját egy LCD kijelző jelenti. A menükben egyszerűen, koppintással navigálhat a kijelzőtől jobbra lévő három érintőfelületen.



EasyControl kezelőfelület

Egyszerű választás: az Extrák az érintőgomb egyszerű átváltásával kiválaszthatók. Az EasyControl kezeléssel a hűtőréz hőmérséklete fokra pontosan beállítható.



MasterSensor kezelés (csak MasterCool készülékekhez)

A MasterSensor kezelés egy nagy felbontású TFT érintőkijelzőn alapul. A hőmérséklet és a fényhatás speciálisan, egyetlen érintéssel állíthatók be. Az érintőkijelző háttérszíne választhatóan fekete vagy fehér.



PerfectFresh Active: A legjobb frissentartó rendszerünk az aktív párasításnak köszönhetően!

Milyen frissentartó rendszert szeretne?

Tiszta élvezet és természetes íz

A friss élelmiszerek az egészséges táplálkozás alapkövei. A zöldséget és gyümölcsöt olyan ropogósan és étvágygerjesztően szeretjük elfogyasztani, ahogy a piacon frissen megvásároljuk. De kinek van energiája minden nap friss hozzávalókat vásárolni a főzéshez?

A megvásárolt élelmiszer minősége mellett a megfelelő tárolás is fontos. Ezen múlik, mennyire lesz friss, ízletes és egészséges az étel, mire elkészül. A megoldás: a Miele PerfectFresh Active, PerfectFresh Pro, PerfectFresh és DailyFresh frissentartó rendszerei.



PerfectFresh Active

Frissebb már nem is lehetne: a fiókban a párasítást aktív és látható módon egy párasító végzi, ami megelőzi a nedvesség elvonását az élelmiszerektől. Így kis mennyiségű gyümölcs és zöldség is optimálisan tárolható a fiókban. Az aktív párasító funkció mellett a frissentartó rendszer egy 0 és +3 °C között automatikusan szabályozott hőmérsékletzónát biztosít. Így a hús, a hal és számos tejtermék 3 x tovább tartható el, a gyümölcs és zöldség pedig akár 5 x tovább marad friss. Funkció és design egyszerre – az impozáns készülékre minden pillantás részegeződik!



PerfectFresh Pro

Az élelmiszerek akár 5 x tovább frissek maradnak. Az automatikusan szabályozott 0 és +3 °C közötti hőmérsékleti tartományban a húskok, halak és különféle tejtermékek akár 3 x tovább eltarthatók. A gyümölcsök és zöldségek akár ötször hosszab ideig maradnak frissek – a fiók egyedileg szabályozható páratartalmának köszönhetően.



DailyFresh

A hűtőtér tágas fiókja helyet biztosít a sok friss élelmiszer számára. A fiókban megfelelő szinten tartható a páratartalom. Így a zöldség és a gyümölcs akár 2 x tovább friss marad. Bizonyos modellek ExtraCool fiókkal rendelkeznek, amelyben a hőmérséklet alacsonyabb, mint a hűtőszekrény többi részében – tökéletes a hús, a hal és a tejtermékek számára.

Milyen fagyasztórendszert szeretne?

Hosszú távú tárolás kényelmesen

Élelmiszereinek hosszú távú tárolására és készletezésére a lefagyasztás a legjobb választás. Ilyen módon hosszú időre megőrizheti a tápanyagokat és ízeket, és élelmiszerei mindig gyorsan kéznél lesznek.

A Miele hűtőszekrények a korszerű fagyasztási technológiával az alacsony hőmérsékleteket megbízhatóan és rendkívül kényelmesen kezelik – az optimális végeredmény és a maximális élvezet érdekében.



NoFrost

A NoFrost rendszernek köszönhetően többé nem kell leolvasztani Miele hűtőszekrényét. A keringetési hűtés egyenletesen oszlatja el a hideg, száraz levegőt, így nem képződhet jég a beltérben. Mélyhűtött élelmiszerei így nem fagnak össze, és a fiókok mindig könnyedén kihúzhatók és betolhatók maradnak, hiszen nem rakódik rájuk zavaró jégréteg. A NoFrost funkció ezzel kimagasló kényelmet biztosít a fagyasztásnál, és örökre megszabadítja önt a fárasztó leolvasztástól.



ComfortFrost

A ComfortFrost funkciónak köszönhetően sokkal ritkábban kell leolvasztania a fagyasztót. A jég jóval lassabban alakul ki a beltérben. Ezzel megkíméli önt a rengeteg fáradságtól, amit a gyakori leolvasztás jelent.



DuplexCool

A hűtő- és fagyasztótér két, külön szabályozható hűtőköre folyamatosan optimális hűtést biztosít. Ráadásul a két légtér között nincs levegőcsere. Ez megakadályozza, hogy a fagyasztótérben tárolt élelmiszerek átvegyék például a hal, a hagyma vagy a sajt szagát. A DuplexCool rendszerű kombinált hűtő- és fagyasztószekrények gondoskodnak élelmiszerei biztonságos tárolásáról.





NoFrost: Nincs
szükség leolvasztásra!



Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele beépíthető hűtő-/fagyasztószelekrenek termékjellemzői*

PerfectFresh Active

A Miele új utakon jár az ön élelmiszereinek frissességéért! A készülék 90 percenként és minden ajtónyitáskor finom vízködöt permetez a PerfectFresh Active fiókba. Élelmiszereit gyengéden benedvesíti, és a páratartalom mindig optimális – bármilyen és bármennyi élelmiszert helyez is be. A Miele PerfectFresh Active frissentartó rendszere így optimális tárolási feltételeket teremt a hűtőszelekrejében.



PerfectFresh Pro

Sokáig friss: ideális hőmérséklet és magas páratartalom esetén a gyümölcs és a zöldség akár 5x tovább eltartható.



Exkluzív a Mielétől FlexiLight 2.0

Teljesen tükröződésmentesek: a kiváló rugalmasságot kínáló megvilágított polcok egyedileg helyezhetők el a hűtőben.



FlexiTray

Maximális kényelem: az elforgatható üvegpole még telepakolt készülék esetén is egyszerű kivétel biztosít.



Exkluzív a Mielétől Belső ajtó finombeállítása

Egyszerűen beállítható: a belső ajtóban az egyénileg állítható magasságnak köszönhetően a hely optimálisan kihasználható.



CleanSteel hátfal

Hideg és tiszta: a CleanSteel hátfal révén a hideg különösen jól oszlik el a Miele hűtőszelekrejében.

* modellfüggő

Milyen további kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele beépíthető hűtő-/fagyasztószekek termékelőnyei*



DailyFresh

Frisebb gyümölcs és zöldség: tágas, állítható páratartalmú fiók.




NoFrost

Soha többé leolvasztás: a légkeringetési hűtéssel nem alakul ki jég a belső térben, így megspórolható a leolvasztás.



DynaCool

Egyenletes hőmérséklet-eloszlás: ventilátor gondoskodik a hideg levegő optimális keringtetéséről és elosztásáról.



Exkluzív a Mielétől ComfortClean

Egyszerűen tiszta: a készülékajtóban található kiváló minőségű tárolók egyszerűen, mosogatógépben tisztíthatók.



SoftClose

Halkan és szinte önállóan: az ajtók halkán, megbízhatóan és olyan finoman záródnak, hogy semmi sem fog kiesni.



IceMaker

Friss jég, teljesen automatikusan: naponta akár 100 jégkocka elkészítése kényelmesen, a frissvíz-csatlakozással.



My Ice

Friss jég, bármikor: a beépített víztartályos automatikus IceMakerrel naponta akár 100 jégkockát is készíthet.



ComfortSize

Praktikus tárolás: a nagy mélységnek köszönhetően egy egész sütőtepsi elhelyezhető az alsó fiókszinten.



LED-világítás

Karbantartásmentesek és energiatakarékosak: hatékony, tartós LED-ek biztosítják az optimális kivilágítást.



Miele

Az ikonok jelentése

A Miele hűtő-/fagyasztószekrények ikonjainak áttekintése



Energihatékonyság

A készülékek A-tól G-ig terjedő energiahatékonysági osztályokba kerülnek besorolásra. A Miele beépíthető hűtőszekrényei esetében a legjobb érték a B.



Zajszint

Meghatározza a pontos zajszintet decibelben (dB).



Frissentartó rendszer

Optimális tárolás aktív nedvesítéssel – kis mennyiség esetén is akár 5 x tovább őrzi a frissességet.



Professzionális tárolás – akár 5 x hosszabb frissesség.



Tágas, állítható páratartalmú fiók a frissebb gyümölcsökért és zöldségekért.



Világítás

Egyedileg állítható üvegpolc-megvilágítás az optimális világításért a FlexiLight 2.0 révén.



Karbantartásmentes, energiatakarékos, és optimálisan megvilágított belső tér.



IceMaker

Jégkockakészítő frissvíz-csatlakozással akár napi 100 darab jégkocka gyors és egyszerű elkészítéséhez.



Beépített víztartállyal rendelkező automatikus IceMaker az akár napi 100 jégkockáért.




Fagyasztórendszer

A légkeringtetéses hűtésnek köszönhetően nincs több leolvasztás.




Kevesebb leolvasztás, mivel lényegesen lassabban képződik jég.

Beépíthető fagyasztószekrények, 178 cm-es fülkemagasság



Típus	FNS 7770 E
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Változtatható nyitási irány	•
Design	
Fagyasztózóna megvilágítása	LED
IceMaker világítása	-
Kezelési kényelem	
NoFrost	•
SoftClose	•
MyIce: jégkocka (víztartály)	-
Vezérlés	
Kezelési koncepció	FreshTouch
SuperFrost	•
Sabbat üzemmód	•
Fagyasztókészülék/-zóna	
Fagyasztófiókok száma	8
ebből Ice&PizzaBox	-
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A-G)	E
Éves energiafogyasztás (kWh)	236,84
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,64
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	-
Műszaki adatok	
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	559 x 1770 x 544
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	26
Teljes hasznos űrtartalom (l)	213
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	9
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	10,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	35

Beépíthető fagyasztószekrények, 72 cm-es fülkemagasság



Típus	FNS 7040 C
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Változtatható nyitási irány	•
Design	
Fagyasztózóna megvilágítása	–
IceMaker világítása	–
Kezelési kényelem	
NoFrost	•
SoftClose	–
Mylce: jégkocka (víztartály)	–
Vezérlés	
Kezelési koncepció	SensorTouch
SuperFrost	•
Sabbat üzemmód	•
Fagyasztókészülék/-zóna	
Fagyasztófiókok száma	3
ebből Ice&PizzaBox	–
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energhatékonyági osztály (A–G)	C
Éves energiafogyasztás (kWh)	118,02
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,32
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–
Műszaki adatok	
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	559 x 712 x 544
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	14
Teljes hasznos űrtartalom (l)	66
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	10
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	8,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	33


Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk, 178,5 cm-es fülkemagasság



	35 dB	DailyFresh		35 dB	DailyFresh		34 dB	DailyFresh		35 dB	PerfectFresh Pro
		ComfortFrost			NoFrost			NoFrost			NoFrost


Típus	KD 7724 E Active	KDN 7724 E Active	KFN 7734 D	KFN 7744 E
Kialakítás				
Integrált beépíthető készülék	•	•	•	•
Aláépíthető beépíthető készülék	-	-	-	-
Változtatható nyitási irány	•	•	•	•
Design				
Fagyasztózóna megvilágítása	-	-	-	-
Kezelési kényelem				
Belső ajtó finombeállítás	-	-	-	-
ComfortClean	-	-	•	•
DynaCool	-	-	•	•
NoFrost	-	•	•	•
DuplexCool	•	•	•	•
SoftClose	-	-	-	-
SelfClose	-	-	-	-
IceMaker: jégkocka (csatl.)	-	-	-	-
Mylce: jégkocka (vízartály)	-	-	-	-
Vezérlés				
Kezelési koncepció	EasyControl	EasyControl	SensorTouch	SensorTouch
Kikapcsolható hűtőrész	Nem	Nem	Igen	Igen
Szuperhűtés	•	•	•	•
SuperFrost	•	•	•	•
Hőmérsékletzónák száma	2	2	2	3
Hűtőkészülék/-zóna				
Rakodópolek száma	4	4	5	3
Palacktároló krómozott fémből	•	•	-	•
VeggieBoxok száma	-	-	-	-
Frissentartó fiókok száma	1	2	1	2
CompactCase	-	-	-	-
FlexiTray	-	-	-	-
Fagyasztókészülék/-zóna				
Fagyasztófiókok száma	3	3	3	3
Hatékonyság és fenntarthatóság				
Energiatahatékonysági osztály (A-G)	E	E	D	E
Éves energiafogyasztás (kWh)	228,86	233,97	181,40	258,80
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,62	0,64	0,49	0,70
Biztonság				
Akusztikus ajtóriasztás	•	•	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	-	-	•	•
Műszaki adatok				
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	541 x 1772 x 548	541 x 1772 x 548	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó	rögzített ajtó	rögzített ajtó	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	15	15	18	18
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	15	15	12	12
Hűtőzóna (l)	183	184	183	174
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	-	-	-	71
4 csillagos fagyasztózóna (l)	84	76	70	70
Teljes hasznos űrtartalom (l)	267	260	253	244
Tárolási idő üzembiztos esetben (óra)	9	9	9	9
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	4,20	4,00	6,00	6,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	35	35	34	35

Beépíthető fagyasztószekrények, 72 cm-es fülkemagasság fülkemagasság



Típus	KFN 7764 D	KFN 7774 D	KFN 7785 D
Kialakítás			
Integrált beépíthető készülék	•	•	•
Aláépíthető beépíthető készülék	–	–	–
Változtatható nyitási irány	•	•	•
Design			
Fagyasztózóna megvilágítása	LED	LED	LED
Kezelési kényelem			
Belső ajtó finombeállítás	•	•	•
ComfortClean	•	•	•
DynaCool	•	•	•
NoFrost	•	•	•
DuplexCool	•	•	•
SoftClose	•	•	•
SelfClose	–	–	–
IceMaker: jégkocka (csatl.)	–	–	–
MyIce: jégkocka (víztartály)	–	–	•
Vezérlés			
Kezelési koncepció	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
Kikapcsolható hűtőrész	Igen	Igen	Igen
Szuperhűtés	•	•	•
SuperFrost	•	•	•
Hőmérsékletzónák száma	2	3	2
Hűtőkészülék/-zóna			
Rakodópolek száma	5	4	4
Palacktároló krómozott fémből	–	–	–
VeggieBoxok száma	–	–	–
Frissentartó fiókok száma	1	2	1
CompactCase	–	–	–
FlexiTray	–	–	•
Fagyasztókészülék/-zóna			
Fagyasztófiókok száma	3	3	3
Hatékonyág és fenntarthatóság			
Energiatahatékonyági osztály (A–G)	D	D	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	181,40	206,60	182,50
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,49	0,56	0,50
Biztonság			
Akusztikus ajtóriasztás	•	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	•	•	•
Műszaki adatok			
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó	rögzített ajtó	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	18	18	18
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	12	12	12
Hűtőzóna (l)	184	175	184
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	–	71	–
4 csillagos fagyasztózóna (l)	70	70	71
Teljes hasznos űrtartalom (l)	254	245	255
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	9	9	9
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	6,00	6,00	6,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	34	34	34

Beépíthető hűtőszekrények, 122,5 cm-es fülkemagasság




Típus	K 7318 D
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Aláépíthető beépíthető készülék	–
Változtatható nyitási irány	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	–
Belső ajtó finombeállítása	–
ComfortClean	–
DynaCool	–
ComfortSize	–
SoftClose	•
SelfClose	–
Vezérlés	
Kezelési koncepció	EasyControl
Szuperhűtés	•
Hőmérsékletzónák száma	2
Sabbat üzemmód	–
Hűtőkészülék/-zóna	
Rakodópalcok száma	4
Palacktartó krómozott fémből	•
VeggieBoxok száma	–
Frissentartó fiókok száma	–
Száraz hátfal	–
Kivehető palacktartó	–
CompactCase	–
FlexiTray	–
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiatahatékonysági osztály (A–G)	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	118,00
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,32
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–
Műszaki adatok	
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	558 x 1221 x 548
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	19
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	–
Hűtőzóna (l)	172
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	–
4 csillagos fagyasztózóna (l)	15
Teljes hasznos űrtartalom (l)	187
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	11
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	3,00

Beépíthető hűtőszekrények, 178,5 cm-es fülkemagasság




Típus	K 7743 E	K 7793 C
Kialakítás		
Integrált beépíthető készülék	•	•
Aláépíthető beépíthető készülék	–	–
Változtatható nyitási irány	•	•
Kezelési kényelem		
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•
Belső ajtó finombeállítása	–	•
ComfortClean	•	•
DynaCool	•	•
ComfortSize	•	•
SoftClose	–	•
SelfClose	–	–
Vezérlés		
Kezelési koncepció	SensorTouch	FreshTouch
Szuperhűtés	•	•
Hőmérsékletzónák száma	2	2
Sabbat üzemmód	•	•
Hűtőkészülék/-zóna		
Rakodópolecok száma	6	4
Palacktartó krómozott fémből	•	•
VeggieBoxok száma	–	–
Frissentartó fiókok száma	3	3
Száraz hátfal	Műanyag	CleanSteel
Kivehető palacktartó	–	–
CompactCase	–	•
FlexiTray	–	•
Hatékonyság és fenntarthatóság		
Energiahatékonysági osztály (A–G)	E	C
Éves energiafogyasztás (kWh)	155,80	99,90
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,42	0,27
Biztonság		
Akusztikus ajtóriasztás	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–	–
Műszaki adatok		
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 544
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	26	26
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	–	–
Hűtőzóna (l)	294	296
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	98	98
4 csillagos fagyasztó zóna (l)	0	0
Teljes hasznos űrtartalom (l)	294	296
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	–	–
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	–	–

Beépíthető hűtőszekrények, 88 cm-es fülkemagasság



Típus	K 7115 E	K 7118 D
Kialakítás		
Integrált beépíthető készülék	•	•
Aláépíthető beépíthető készülék	-	-
Változtatható nyitási irány	•	•
Kezelési kényelem		
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	-	-
Belső ajtó finombeállítása	-	-
ComfortClean	-	-
DynaCool	-	-
ComfortSize	-	-
SoftClose	-	•
SelfClose	-	-
Vezérlés		
Kezelési koncepció	EasyControl	EasyControl
Szuperhűtés	•	•
Hőmérsékletzónák száma	1	2
Sabbat üzemmód	-	-
Hűtőkészülék/-zóna		
Rakodópolek száma	3	2
Palacktartó krómozott fémből	-	-
VeggieBoxok száma	-	-
Frissentartó fiókok száma	-	1
Száraz hátfal	-	-
Kivehető palacktartó	-	-
CompactCase	-	-
FlexiTray	-	-
Hatékony és fenntarthatóság		
Energiahatékonysági osztály (A-G)	E	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	92,00	115,00
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,25	0,31
Biztonság		
Akusztikus ajtóriasztás	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	-	-
Műszaki adatok		
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	541 x 874 x 545	558 x 874 x 548
Rögzítéstechnika	-	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelölap max. tömege (kg)	19	19
Fagyasztórész-ajtóelölap max. tömege (kg)	-	-
Hűtőzóna (l)	136	104
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	-	-
4 csillagos fagyasztó zóna (l)	0	15
Teljes hasznos űrtartalom (l)	136	119
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	-	11
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	-	3,00

Beépíthető hűtőszekrények (aláépített), 82 cm-es fülk magasság



Típus	K 5124 UiF
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Aláépíthető beépíthető készülék	•
Változtatható nyitási irány	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	-
Belső ajtó finombeállítása	-
ComfortClean	-
DynaCool	-
ComfortSize	-
SoftClose	-
SelfClose	-
Vezérlés	
Kezelési koncepció	ComfortControl
Szuperhűtés	-
Hőmérsékletzónák száma	2
Sabbat üzemmód	-
Hűtőkészülék/-zóna	
Rakodópalcok száma	2
Palacktartó krómozott fémből	-
VeggieBoxok száma	-
Frissentartó fiókok száma	-
Száraz hátfal	-
Kivehető palacktartó	-
CompactCase	-
FlexiTray	-
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A-G)	F
Éves energiafogyasztás (kWh)	175,93
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,48
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	-
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	-
Műszaki adatok	
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	598 x 820 x 548
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	19
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	-
Hűtőzóna (l)	108
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	-
4 csillagos fagyasztózóna (l)	15
Teljes hasznos űrtartalom (l)	124
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	10
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	3,40

Hasznos információk részletesen

A Miele beépíthető hűtő-/fagyasztószelekrenek szójegyzéke

CleanSteel hátfal

A Miele hűtőszelekrenek CleanSteel hátfala gondoskodik arról, hogy a belső térben optimális és egyenletes legyen a hideg eloszlása. Sem kondenzvíz, sem jegesedés nem látható.

ComfortClean

A Miele ComfortClean szelekrenekajtóban található tárolók kiváló minőségű műanyagból készültek és rendkívül ellenállóak a karcolásokkal, vegyszerekkel, hőmérsékleti hatásokkal szemben, és teljesen átlátszóak. A ComfortClean szelekrenekajtóban található tárolót a díszléc kivétele után egyszerűen megtisztíthatja a mosogatógépleben (55 °C-ig). Így már nem szükséges kézzel kitörölni a rekeszt.

ComfortSize

Nagyobb űrtartalom: a ComfortSize funkciójú Miele hűtőszelekrenek elegendő helyet kínálnak az élelmiszerek kényelmes tárolásához. A nagyobb mélységnek köszönhetően a PerfectFresh Pro vagy a PerfectFresh Active fiókon keresztül kényelmesen betolhat egy sütőtepsit. Így még a terjedelmes tárgyak is gond nélkül és kényelmesen elhelyezhetők.

DailyFresh

A hűtőtér tágas fiókja helyet biztosít a sok friss ételmszer számára. A fiók szabályozható nyílásával jobban megőrizhető a nedvesség. Így a zöldség és a gyümölcs sokkal tovább marad friss és ropogós. Bizonyos modellek ExtraCool fiókkal rendelkeznek, amelyben a hőmérséklet alacsonyabb, mint a hűtőszelekrenek többi részében – tökéletes a hús, a hal és a tejtermékek számára.

DynaCool

A DynaCool funkció egyenletes hőmérséklet-eloszlást biztosít a teljes hűtőtérben. Így nem érdekes többé, hogy melyik szintre milyen ételmszert helyez be, mert mindegyik esetében ugyanazok a körülmények uralkodnak. A DynaCool révén a hagyományos hűtőszelekreneknél ismert „felül melegebb, alul hidegebb” rétegződés végleg a múlté.

Belső ajtó finombeállítás

Legyen szó akár nagyobb palackokról, akár kisebb konzervekről – a Miele hűtőszelekrenek ajtajában található tárolók magasságát teljesen egyedileg és egyszerűen módosíthatja. Így minden ételmszer megfelelő helyre kerülhet.

FlexiLight 2.0

A Miele FlexiLight 2.0 révén a hűtőszelekrenek minden részére a lehető legkényelmesebben ráláthat. Az egyedileg állítható LED-es üvegpólcvilágítás mindig optimális fényviszonyokat biztosít – mindezt elvakítás nélkül. A belső tereket egyedülálló fényességgel, egyenletesen világítja meg. Így mindig tökéletesen áttekintheti ételmszereit. A Miele FlexiLight 2.0 modern formavilággal ejt rabul, és különösen energiatakarékos.

FlexiTray

Gondoskodjon a legnagyobb rendről Miele hűtőszelekrenekében a kényelmes FlexiTray üvegpólccal. Elforgatható, és egészen egyszerűen 180 fokba előre, ill. hátra fordítható. Így nem kell többé semmit oldalra pakolnia ahhoz, hogy elérje a hátul található ételmszereket. Ezeket egyszerűen előre forgathatja anélkül, hogy hely veszne el a belső térben.

IceMaker

Az IceMaker funkcióval a Miele hűtő-fagyasztó naponta akár száz friss jégkockát is elkészít teljesen automatikusan. A vízvezetékhez történő rögzített csatlakozás révén folyamatosan készülnek a jégkockák, amíg a tartály meg nem telik.

LED-világítás

A közvetett világítás hangulatos légkört teremt, és kiemeli az anyagok kiváló minőségét. A LED-es lámpák nem igényelnek karbantartást, és optimálisan megvilágítják a belső tereket. A hagyományos izzókhoz képest a LED-ek különösen energiatakarékosak és jóval hosszabb élettartamúak.

My Ice

Kényelmesen gondoskodhat a friss jégkocka-ellátásról, és még vezetékcsatlakozásra sincs szüksége. Naponta 100 jégkocka is előállítható, beavatkozás nélkül. A beépített víztartálynak köszönhetően még külső vízcsatlakozásra sincs szükség. Így nagyobb szabadságot élvezhet a hűtő-fagyasztó elhelyezésében, de nem kell lemondania az automatikus jégkockakészítés kényelméről.

NoFrost

A NoFrost rendszernek köszönhetően többé nem kell leolvasztani Miele hűtőszelekrenekét. A légkeringetési hűtés egyenletesen oszlatja el a hideg, száraz levegőt a belső térben, így nem képződhet jég. Ennek köszönhetően lefagyasztható ételmszereit sem fagynak össze, és zavaró jégréteg nélkül a fiókok mindig könnyen kihúzhatók és betolhatók. A NoFrost funkció ezzel kimagasló kényelmet biztosít a fagyasztásnál, és örökre megszabadítja önt a fárasztó leolvasztástól.

PerfectFresh Active

A Miele PerfectFresh Active frissentartó rendszere optimális tárolási feltételeket teremt a hűtőszelekrenekében. A szelekrenek 90 percenként és minden ajtónyitáskor finom vízködöt permetez a fiókba. Ételmszereit gyengéden benedvesíti, és a páratartalom mindig optimális – bármilyen és bármennyi ételmszert helyez is be. A kezelés is kényelmes: önnel csak a kis víztartályt kell megtöltenie, a többit elvégzi Miele szelekreneké.

PerfectFresh Pro

Az ételmszerek akár 5 x tovább frissek maradnak. Az automatikusan szabályozott 0 és +3 °C közötti hőmérsékleti tartományban a húskok, halak és különféle tejtermékek akár 3 x tovább eltarthatók.

A zöldségek és gyümölcsök a fiók optimális páratartalmának köszönhetően akár 5 x hosszabb ideig maradnak frissek.

SoftClose

Halkan és önmaguktól záródó hűtő- és fagyasztószelekrenek-ajtók: a Miele innovatív SoftClose zárórendszerével. Az ajtó 30° alatti szögénél automatikusan becsukódik. Ezenkívül a SoftClose csillapítja az ajtó zárodásánál – nem zörögnek többé a palackok a szelekrenekajtóban.



Szabadonálló hűtőszekrények



Tartalomjegyzék

Miele szabadonálló hűtő-/fagyasztósze- rények

Modellek sokrétűsége	39
Méretválaszték	40
Külső kialakítás	43
Nyitási koncepciók	45
Kezelési koncepciók	47
Frissentartó rendszerek	49
Fagyasztórendszerek	51

A Miele szabadonálló hűtő-/fagyasztó- szekrények termékelőnyei

Fő jellemzők	53
További termékelőnyök	54

Miele szabadonálló hűtő-/fagyasztósze- rények

Az ikonok áttekintése	56
Termékáttekintés	57
Szószedet	62



Milyen fajta készüléket szeretne?

A Miele szabadonálló hűtőszekrények, hűtő-fagyasztók és fagyasztószekrények széles választéka

Speciális jellemzőiknek hála a Miele készülékekkel az élelmiszerek mindig optimális körülmények között tarthatók frissen, fagyaszthatók és tárolhatók. Készülékeink kényelmesen hozzájárulnak az egészséges és modern élethez.

Hűtőszekrények



Hűtőszekrények

Élelmiszereinek hatékony, első osztályúan szervezett frissen tartásához. Innovatív és intelligens PerfectFresh Active és PerfectFresh Pro frissentartó rendszereink garantálják önnek az élelmiszerek optimális frissességét és különösen hosszú eltarthatóságát. Ezáltal a hagyományos gyümölcs- és zöldségfiókokhoz képest akár ötször hosszabb eltarthatóság érhető el, így kevesebb élelmiszert kell kidobni. Válasszon a Miele lenyűgözően sokféle modelljei közül.



Hűtő-fagyasztók

Ezek a készülékek tágas hűtőtérrel, valamint egy külön ajtóval nyitható fagyasztótérrel rendelkeznek. A Miele hűtő-fagyasztói egyetlen készülékben egyesítik a friss élelmiszerek – különösen a PerfectFresh Active és a PerfectFresh Pro modellek esetében – és a fagyasztott élelmiszerek kényelmes, kímélő tárolását. A Freeze&Coolal felszerelt modellek nagyfokú rugalmasságot kínálnak, mivel a fagyasztótér hűtőtérként is használható.



Fagyasztószekrények

Erőteljes és hatékony mélyhűtés példaértékű szervezettséggel és praktikummal. A Miele fagyasztói különálló készülékként is használhatók, de tökéletesen kombinálhatók egy megfelelő Miele hűtőszekrényvel is. Kivitelüket a letisztult, időtálló design teszi vonzóvá. A belső értékek is meggyőzőek, például az első osztályú, akár $-28\text{ }^{\circ}\text{C}$ -os fagyasztási teljesítmény.



Több hely az
XL beltérben

Milyen formátumot szeretne?

Különböző méretű Miele szabadonálló hűszekrények

A Miele szabadonálló hűtőszekrények és borhűtők különböző magasságokban és szélességekben kaphatók. Mindig az optimális megoldás konyhája számára!



60 cm széles

60 cm széles hűtő- és fagyasztószekrények és hűtő-fagyasztók – ez a szabadonálló készülékek klasszikus formátuma. A tágas helyek számos felszerelési opcióval széleskörű lehetőségeket kínálnak az optimális élelmiszertároláshoz.

A Miele szabadonálló készülékei a különösen nagyvonalú helykínálat révén rendkívül nagy helyet és nagyfokú kényelmet biztosítanak élelmiszerei tárolásához.



XL belső tér

Több hely a terjedelmesebb árunak. A hűtőtér nagyobb hasznos mélységének köszönhetően sokkal könnyebben férnek el nagyméretű tárgyai, így például akár meggráskott sütőtepsiket is tárolhat átmenetileg a hűtőszekrényben.



XXL Box

Nagyobb térfogat a terjedelmes mélyhűtött árunak. Az extra magas fagyasztófiók érezhetően nagyobb térfogatot kínál. Ezzel rengeteg helyhez jut mélyhűtött áruinak rugalmas tárolásához.



A Miele szabadonálló hűtőszekrények tökéletesen illeszkednek a legváltozatosabb konyhai környezetekbe. Kiváló minőségű anyagok és színek széles választéka áll rendelkezésére az ön elképzeléseinek megfelelő integrációhoz.

Grafitszürke

A grafitszürke üveg előlap tökéletes partnerként teszi teljessé az elegáns konyhai környezetet. A modern, látványos felület időtlen eleganciával simul bele a konyha környezetébe.



reddot winner 2022



Milyen külső kialakítást szeretne?

Tökéletesen belesimul a konyhai környezetbe



Briliánsfehér

A legigényesebb konyhákhoz a Miele briliánsfehér üveg előlappal rendelkező szabadonálló hűtőszekrényeket kínál – természetesen tökéletesen illeszkednek a 7000-es generáció beépíthető készülékeihez.



Matt obszidiánfekete / Blackboard edition

A matt obszidiánfekete hűtőkészülékek a Blackboard edition-höz hasonlóan a különleges, kiváló minőséget jelentik a konyhában. Mindkét változat üveg előlappal van szerelve, amelyek tökéletesen illenek a matt obszidiánfekete beépíthető készülékhez.



Blacksteel

A Miele hűtőszekrények hangsúlyozzák a Black-in-Black designrendet. Az olyan felületminőséggel, mint a Miele CleanSteel, a sötét nemesacél még inkább kihangsúlyozza a modern innovatív érzetet az ön konyhájában.



CleanSteel nemesacél

A CleanSteel nemesacél készülék előlapok nem csak gyönyörű külsejükkel tűnnek ki, de az ápolásuk is rendkívül egyszerű. A speciális felületkezelés miatt a CleanSteel felületen szinte nem látszanak az ujjlenyomatok, ezért nincs szükség speciális tisztítószere sem.



Nemesacél külső

A nemesacél megjelenésű szabadonálló Miele hűtőszekrények elegáns hangulatot kölcsönöznek konyhájának. A lakkozott felületek és a matt fém részletek különösen jól mutatnak a konyhai környezetben.



Fehér

A fehérre lakkozott hűtőkészülékek a modern és a hagyományos konyhákban is a klasszikusokat képviselik. Különösen jól illeszkednek a világos környezetbe.



Milyen fogantyút szeretne?

A Miele szabadonálló készülékek nyitási koncepciói

A Miele nyitási koncepciói figyelembe veszik az ügyfelek egyéni kívánságait a design és a kényelem tekintetében. Rejtett fogantyúmélyedés vagy elegáns fogantyú? – Ajtónyitási segíddel vagy anélkül? Öné a választás!

Click2open

A Click2open funkcióval ellátott készülékek különösen könnyen és elegánsan nyithatók. A Click2open feltűnés nélkül eltűnik az ajtó oldalfalában, és így több helyet hagy az új külső kialakításhoz.



EasyOpen fogantyú

Az elegáns fogantyút emelőhatású nyitássegítővel szereltük fel. Ez jelentősen megkönnyíti az ajtó kinyitását.



EasyHandle

A kiváló minőségű elegáns fogantyú hangsúlyozza a Miele prémium karakterét és klasszikus előlről történő nyitást biztosít.



SideOpen

Modelltől függően az ajtó oldalfalán rövid vagy hosszú fogantyúmélyedés található. A fogantyúmentes, egyenes vonalú kialakítás tökéletesen illeszkedik a különböző konyhai környezetekbe.

Miele

5°C

-18°C



Melyik kezelési koncepciót részesíti előnyben?

A Miele szabadonálló hűtőszekrények kezelési koncepciói

Kezelési koncepciók

A Miele kifejezetten felhasználóbarát kezelési koncepciókat kínál. Minden hűtőszekrény a funkcionalitást és megjelenést tökéletesen ötvöző, legkorszerűbb kezelőelemekkel rendelkezik.



FreshTouch kezelés

A FreshTouch kezelés alapja egy érintőképernyős, színes TFT kijelző, amelynek használatához nincs szükség nyomógombokra. A központi kijelzőn könnyedén választhatja ki az összes kijelzést és funkciót – csak az ujjával meg kell érintenie.



SensorTouch kezelés

A SensorTouch kezelés alapját egy LCD kijelző jelenti. A menükben egyszerűen, koppintással navigálhat a kijelzőtől jobbra lévő három érintőfelületen.



TouchControl kezelés

A készülék TouchControl kezelését sima, érintőgombos kezelőfelület és fokra pontos, digitális hőmérséklet-kijelző jellemzi. A kívánt funkció kiválasztásához mindössze egy könnyed érintés szükséges.



EasyControl kezelőfelület

Egyszerű választás: az Extrák az érintőgomb egyszerű átváltásával kiválaszthatók. Az EasyControl kezeléssel a hűtőrész, a fagasztrész, vagy hűtő- és fagasztrész hőmérséklete fokra pontosan beállítható.



Kézi hőmérséklet-szabályozó

A kézi hőmérséklet-szabályozó segítségével a megszokott módon és igen egyszerűen állíthatja be a hőmérsékletet.

0°C Zone

PerfectFresh Active: A legjobb frissentartó rendszerünk az aktív párasításnak köszönhetően!



Milyen frissentartó rendszert szeretne?

Tiszta élvezet és természetes íz

A friss élelmiszerek az egészséges táplálkozás alapkövei. A zöldséget és gyümölcsöt olyan ropogósan és étvágygerjesztően szeretjük elfogyasztani, ahogy a piacon frissen megvásároljuk. De kinek van energiája minden nap friss hozzávalókat vásárolni a főzéshez?

A megvásárolt élelmiszer minősége mellett a megfelelő tárolás is fontos. Ezen múlik, mennyire lesz friss, ízletes és egészséges az étel, mire elkészül. A megoldás: a Miele PerfectFresh Active, PerfectFresh Pro, PerfectFresh és DailyFresh frissentartó rendszerei.



PerfectFresh Active

Frisebb már nem is lehetne: a fiókban a párasítást aktív és látható módon egy párasító végzi, ami megelőzi a nedvesség elvonását az élelmiszerektől. Így kis mennyiségű gyümölcs és zöldség is optimálisan tárolható a fiókban. Az aktív párasító funkció mellett a frissentartó rendszer egy 0 és +3 °C között automatikusan szabályozott hőmérsékletzónát biztosít. Így a hús, a hal és számos tejtermék 3 x tovább tartható el, a gyümölcs és zöldség pedig akár 5 x tovább marad friss. Funkció és design egyszerre – az impozáns készülékre minden pillantás rászegeződik!



PerfectFresh Pro

Az élelmiszerek akár 5 x tovább frissek maradnak. Az automatikusan szabályozott 0 és +3 °C közötti hőmérsékleti tartományban a húskok, halak és különféle tejtermékek akár 3 x tovább eltarthatók. A gyümölcsök és zöldségek akár ötször hosszabb ideig maradnak frissek – a fiók egyedileg szabályozható páratartalmának köszönhetően.



DailyFresh

A hűtőtér tágas fiókja helyet biztosít a sok friss élelmiszer számára. A fiókban megfelelő szinten tartható a páratartalom. Így a zöldség és a gyümölcs akár 2 x tovább friss marad. Bizonyos modellek ExtraCool fiókkal rendelkeznek, amelyben a hőmérséklet alacsonyabb, mint a hűtőszekrény többi részében – tökéletes a hús, a hal és a tejtermékek számára.

NoFrost: Nincs
szükség leolvasztásra!



Milyen fagyasztórendszert szeretne?

Hosszú távú tárolás kényelmesen

Élelmiszereinek hosszú távú tárolására és készletezésére a lefagyasztás a legjobb választás. Ilyen módon hosszú időre megőrizheti a tápanyagokat és ízeket, és élelmiszerei mindig gyorsan kéznél lesznek.

A Miele korszerű fagyasztástechnológiával felszerelt készülékeivel megbízhatóan és rendkívül kényelmesen szabályozhatja a hőmérsékletet, ami optimális tárolást és ízletes ételeket biztosít.



NoFrost

A NoFrost rendszernek köszönhetően többé nem kell leolvasztani Miele készülékét. A keringetési hűtés egyenletesen oszlatja el a hideg, száraz levegőt, így nem képződhet jég a beltérben. Mélyhűtött élelmiszerei így nem fagnak össze, és a fiókok mindig könnyedén kihúzhatók és betolhatók maradnak, hiszen nem rakódik rájuk zavaró jégréteg. A NoFrost funkció ezzel kimagasló kényelmet biztosít a fagyasztásnál, és örökre megszabadítja önt a fárasztó leolvasztástól.



ComfortFrost

A ComfortFrost funkciónak köszönhetően sokkal ritkábban kell leolvasztania a fagyasztót. A jég jóval lassabban alakul ki a beltérben. Ezzel megkíméli önt a rengeteg fáradságtól, amit a gyakori leolvasztás jelent.



DuplexCool

A hűtő- és fagyasztótér két, külön szabályozható hűtőköre folyamatosan optimális hűtést biztosít. Ráadásul a két légtér között nincs levegőcsere. Ez megakadályozza, hogy a fagyasztótérben tárolt élelmiszerek átvegyék például a hal, a hagyma vagy a sajt szagát. A DuplexCool rendszerű kombinált hűtő- és fagyasztószekrények gondoskodnak élelmiszerei biztonságos tárolásáról.



△ Pull

○○○ Push

Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele szabadonálló hűtőszekrények termékjellemzői*

PerfectFresh Active

A Miele új utakon jár az ön élelmiszereinek frissességéért! A készülék 90 percenként és minden ajtónyitáskor finom vízködöt permetez a PerfectFresh Active fiókba. Élelmiszereit gyengéden benedvesíti, és a páratartalom mindig optimális – bármilyen és bármennyi élelmiszert helyez is be. A Miele PerfectFresh Active frissentartó rendszere így optimális tárolási feltételeket teremt a hűtőszekrényében.



Freeze&Cool

Új lehetőségek: használja a fagyasztóteret hűtőtérként, és használja ki a még több tárolóteret.



Exkluzív a Mielétől FlexiLight 2.0

Teljesen tükröződésmentesek: a kiváló rugalmasságot kínáló megvilágított polcok egyedileg helyezhetők el a hűtőben.



FlexiBoard

Különösen rugalmas: a FlexiBoard helyet teremt a magas edények számára, és megőrzi a hátsó részen a tárolóhelyet.



Exkluzív a Mielétől Belső ajtó finombeállítása

Egyszerűen beállítható: a belső ajtóban az egyénileg állítható magasságnak köszönhetően a hely optimálisan kihasználható.



Click2open

Nyitás könnyedén: az emelőhatás révén a fogantyú nélküli készülékek is különösen könnyen nyithatók.

* modellfüggő

Milyen további kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele szabadonálló hűtőszekrények termékelőnyei*



PerfectFresh Pro

Sokáig friss: ideális hőmérséklet és magas páratartalom esetén a gyümölcs és a zöldség akár 5x tovább eltartható.



DailyFresh

Frisebb gyümölcs és zöldség: tágas, állítható páratartalmú fiók.




NoFrost

Soha többé leolvasztás: a légkeringetési hűtéssel nem alakul ki jég a belső térben, így megspórolható a leolvasztás.



DynaCool

Egyenletes hőmérséklet-eloszlás: ventilátor gondoskodik a hideg levegő optimális keringtetéséről és elosztásáról.



Exkluzív a Mielétől

ComfortClean

Egyszerűen tiszta: a készülékajtóban található kiváló minőségű tárolók egyszerűen, mosogatógépben tisztíthatók.



SoftClose

Halkan és szinte önállóan: az ajtók halkan, megbízhatóan és olyan finoman záródnak, hogy semmi sem fog kiesni.




My Ice

Friss jég, bármikor: a beépített víztartályos, automatikus IceMakerrel naponta akár 100 jégkockát is készíthet.



CleanSteel hátfal

Hideg és tiszta: a CleanSteel hátfal révén a hideg különösen jól oszlik el a Miele hűtőszekrényben.



Miele@home**

Tegye okossá életét: a Miele@home segítségével okosan hálózatba kapcsolhatja háztartási készülékeit – a több lehetőségért.

* modellfüggő

** A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása.

Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.



Az ikonok jelentése

A Miele szabadonálló hűtő-/fagyasztószekek ikonjainak áttekintése



Energihatékonyság

A készülékek A-tól G-ig terjedő energiahatékonysági osztályokba kerülnek besorolásra. A Miele szabadonálló hűtőszekei esetében a legjobb érték az A.



Zajszint

Meghatározza a pontos zajszintet decibelben (dB).



Frissentartó rendszer

Optimális tárolás aktív nedvesítéssel – kis mennyiség esetén is akár 5 x tovább őrzi a frissességet.



Professzionális tárolás – akár 5 x hosszabb frissesség.



Tágas, állítható páratartalmú fiók a frissebb gyümölcsökért és zöldségekért.



Tágas rekesz a friss gyümölcsök és zöldségek számára.



Freeze&Cool

A fagyasztótér hőmérséklete fokozatosan állítható -26 °C és +14 °C között.



Világítás

Egyedileg állítható üvegpolc-megvilágítás az optimális világításért a FlexiLight 2.0 révén.



Karbantartsmentes, energiatakarékos, és optimálisan megvilágított belső tér.



My Ice

Beépített víztartállyal rendelkező automatikus IceMaker az akár napi 100 jégkockáért.



Fagyasztórendszer

A légkeringtetéses hűtésnek köszönhetően nincs több leolvasztás.



Kevesebb leolvasztás, mivel lényegesen lassabban képződik jég.


Szabadonálló fagyasztószekrények



	38 dB	NoFrost		38 dB	NoFrost		38 dB	NoFrost		LED	NoFrost


Típus	FN 4312 E	FNS 4382 E	FNS 4782 E	FNS 4882 D
Kialakítás				
Változtatható nyitási irány	•	•	•	•
Design				
Burkolat színe	fehér	ezüst	ezüst	ezüst
Fagyasztózóna megvilágítása	-	-	-	LED
Kezelési kényelem				
NoFrost	•	•	•	•
ComfortFrost	-	-	-	-
VarioRoom	•	•	•	•
SoftClose	-	-	•	•
Vezérlés				
Kezelési koncepció	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperFrost	•	•	•	•
Sabbat üzemmód	•	•	•	•
Fagyasztókészülék/-zóna				
Fagyasztófiókok száma	4	7	7	7
Hatékonyság és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály (A-G)	E	E	E	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	207,60	247,80	247,80	198,30
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,56	0,67	0,67	0,54
Biztonság				
Akusztikus ajtóriasztás	•	•	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	-	-	-	-
Műszaki adatok				
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	600 x 1255 x 675	600 x 1855 x 675	600 x 1855 x 682	600 x 1855 x 675
Teljes hasznos űrtartalom (l)	161	278	278	278
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	15	18	18	16
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	15,00	18,00	18,00	18,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	38	38	38	35
Készülék színe				
Fehér	•	-	-	-
Nemesacél hatású	-	•	-	-
Blackboard	-	-	•	-
Nemesacél front	-	-	•	•

Szabadonálló hűtő-fagyasztó kombinációk




Típus	KD 4052 E Active	KD 4072 E Active	KDN 4174 E Active	KFN 4374 ED
Kialakítás				
Változtatható nyitási irány	•	•	•	•
Design				
Burkolat színe	ezüst	fehér	ezüst	ezüst
Fagyasztózóna megvilágítása	-	-	-	-
Kezelési kényelem				
Frissentartó rendszer	-	-	-	-
Freeze&Cool (Fagyasztás és hűtés)	-	-	-	-
ComfortClean	-	-	-	-
DynaCool	-	-	-	•
NoFrost	-	-	•	•
DuplexCool	•	•	-	-
XL belső tér	-	-	-	•
SoftClose	-	-	-	-
SelfClose	-	-	-	-
Mylce: jégkocka (vízartály)	-	-	-	-
Vezérlés				
Kezelési koncepció	EasyControl	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Kikapcsolható hűtőrész	-	-	-	-
Szuperhűtés	-	-	-	•
SuperFrost	•	•	•	•
Hőmérsékletzónák száma	2	2	2	2
Hűtőkészülék/-zóna				
Rakodópalcok száma	4	4	4	4
Palacktároló krómozott fémből	•	•	-	•
VeggieBoxok száma	-	-	-	-
Frissentartó fiókok száma	1	1	-	2
Száraz hátfal	-	-	-	-
CompactCase	-	-	-	-
Fagyasztókészülék/-zóna				
Fagyasztófiókok száma	3	3	3	3
Hatékonyág és fenntarthatóság				
Energiahatékonyági osztály (A-G)	E	E	E	E
Éves energiafogyasztás (kWh)	228,00	233,00	239,00	238,00
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,62	0,63	0,65	0,65
Biztonság				
Akusztikus ajtóriasztás	•	•	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	-	-	•	•
Műszaki adatok				
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	600 x 1760 x 650	600 x 1860 x 650	600 x 1860 x 660	600 x 1860 x 660
Hűtőzóna (l)	195	214	216	237
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	-	-	-	-
4 csillagos fagyasztózóna (l)	94	94	89	89
Teljes hasznos űrtartalom (l)	289	308	305	326
Tárolási idő üzembiztos esetben (óra)	17	17	12	13
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	4,50	4,50	10,00	10,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	39	39	42	39
Nemesacél hatású	•	-	•	•
Fehér	-	•	-	-
CleanSteel nemesacél	-	-	-	-
Briliánsfehér üveg	-	-	-	-
Grafitszürke üveg	-	-	-	-

Szabadonálló hűtő-fagyasztó kombinációk




Típus	KFN 4395 CD	KFN 4796 CD	KFN 4797 AD	KFN 4898 AD
Kialakítás				
Változtatható nyitási irány	•	–	–	–
Design				
Burkolat színe	ezüst	ezüst	ezüst	ezüst
Fagyasztózóna megvilágítása	–	–	–	LED
Kezelési kényelem				
Frissentartó rendszer	–	–	–	–
Freeze&Cool (Fagyasztás és hűtés)	–	–	–	•
ComfortClean	•	•	•	•
DynaCool	•	•	•	•
NoFrost	•	•	•	•
DuplexCool	•	•	•	•
XL belső tér	•	•	•	•
SoftClose	–	•	•	•
SelfClose	–	–	–	–
Mylce: jégkocka (vízartály)	–	–	–	–
Vezérlés				
Kezelési koncepció	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
Kikapcsolható hűtőrész	Igen	Igen	Igen	Igen
Szuperhűtés	•	•	•	•
SuperFrost	•	•	•	•
Hőmérsékletzónák száma	2	2	3	3
Hűtőkészülék/-zóna				
Rakodópalcok száma	5	4	4	4
Palacktároló krómozott fémből	–	•	•	•
VeggieBoxok száma	–	–	–	–
Frissentartó fiókok száma	1	1	2	2
Száraz hátfal	Műanyag	–	Műanyag	CleanSteel
CompactCase	–	–	–	–
Fagyasztókészülék/-zóna				
Fagyasztófiókok száma	3	3	3	3
Hatékonyág és fenntarthatóság				
Energiahatékonyági osztály (A–G)	C	–	A	A
Éves energiafogyasztás (kWh)	162,00	–	115,71	115,34
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,44	–	0,31	0,31
Biztonság				
Akusztikus ajtóriasztás	•	•	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	597 x 2015 x 675	–	600 x 2015 x 675	600 x 2015 x 682
Hűtőzóna (l)	268	–	259	259
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	–	–	99	99
4 csillagos fagyasztózóna (l)	103	–	103	103
Teljes hasznos űrtartalom (l)	371	–	362	362
Tárolási idő üzembizavár esetén (óra)	20	–	20	24
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	10,00	–	10,00	10,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	35	–	33	33
Nemesacél hatású	•	–	–	–
Fehér	–	–	–	–
CleanSteel nemesacél	–	•	•	–
Briliánsfehér üveg	–	–	–	•
Grafitszürke üveg	–	–	–	•

Szabadonálló hűtő-fagyasztó kombinációk



Típus	KFN 15842 D edt/cs
Kialakítás	
Változtatható nyitási irány	•
Design	
Burkolat színe	Nemesacél hatású
Fagyasztózóna megvilágítása	–
Kezelési kényelem	
Frissentartó rendszer	–
Freeze&Cool (Fagyasztás és hűtés)	–
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
XL belső tér	–
SoftClose	•
SelfClose	–
Mylce: jégkocka (vízartály)	–
Vezérlés	
Kezelési koncepció	TouchControl
Kikapcsolható hűtőrész	Igen
Szuperhűtés	•
SuperFrost	•
Hőmérsékletzónák száma	2
Hűtőkészülék/-zóna	
Rakodópalcok száma	4
Palacktároló krómozott fémből	•
VeggieBoxok száma	–
Frissentartó fiókok száma	–
Száraz hátfal	–
CompactCase	–
Fagyasztókészülék/-zóna	
Fagyasztófiókok száma	2
Hatékonyaság és fenntarthatóság	
Energiatahatékonyasági osztály (A–G)	F
Éves energiafogyasztás (kWh)	241,63
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,66
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	•
Műszaki adatok	
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	747 x 1859 x 630
Hűtőzóna (l)	332
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	–
4 csillagos fagyasztózóna (l)	89
Teljes hasznos űrtartalom (l)	420
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	12
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	10,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	42
Nemesacél hatású	–
Fehér	–
CleanSteel nemesacél	•
Brillánsfehér üveg	–
Grafitszürke üveg	–

Szabadonálló hűtőszekrények



Típus	KS 4383 ED	KS 4783 ED	KS 4887 DD
Kialakítás			
Változtatható nyitási irány	•	•	•
Design			
Burkolat színe	ezüst	ezüst	ezüst
Kezelési kényelem			
Belső ajtó finombeállítás	–	–	•
ComfortClean	•	•	•
DynaCool	•	•	•
XL belső tér	•	•	•
SoftClose	–	•	•
SelfClose	–	–	–
Vezérlés			
Kezelési koncepció	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
Szuperhűtés	•	•	•
Hőmérsékletzónák száma	1	1	2
Hűtőkészülék/-zóna			
Rakodópalcok száma	7	6	5
Palacktartó krómzott fémből	–	•	•
VeggieBoxok száma	–	–	–
Frissentartó fiókok száma	2	2	3
Száraz hátfal	–	–	CleanSteel
Kivehető palacktartó	–	–	–
CompactCase	–	–	–
Hatékony és fenntarthatóság			
Energiahatékonysági osztály (A–G)	E	E	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	122,60	122,60	134,30
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,33	0,33	0,36
Biztonság			
Akusztikus ajtóriasztás	•	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–	–	–
Műszaki adatok			
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	600 x 1855 x 675	600 x 1855 x 682	600 x 1855 x 675
Rögzítéstechnika	–	–	–
Hűtőzóna (l)	399	399	387
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	–	–	141
4 csillagos fagyasztó zóna (l)	0	0	0
Teljes hasznos űrtartalom (l)	399	398	386
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	–	–	–
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	–	–	–
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	38	36	35
Nemesacél hatású	•	–	–
Blackboard Edition	–	•	–
CleanSteel nemesacél	–	–	•

Hasznos információk részletesen

A Miele szabadonálló hűtő-/fagyasztószekek szójegyzéke*

CleanSteel hátfal

A Miele hűtőszeke CleanSteel hátfala gondoskodik arról, hogy a belső térben optimális és egyenletes legyen a hideg eloszlása. Sem kondenzvíz, sem jegesedés nem látható.

Click2open

A Miele Click2open funkcióval ellátott szabadonálló hűtőszekei különösen könnyen és elegánsan nyithatók. A nyitási segítséggel a hűtőszekeben lévő vákuum könnyebben legyőzhető, és a készülék egyszerűbben kinyitható. A Click2open feltűnés nélkül eltűnik az ajtó oldalfalában, és így több helyet hagy az új külső kialakításhoz.

ComfortClean

A Miele ComfortClean készülékajtóban található tárolók kiváló minőségű műanyagból készültek és rendkívül ellenállóak a karcolásokkal, vegyszerekkel, hőmérsékleti hatásokkal szemben, és teljesen átlátszóak. A ComfortClean készülékajtóban található tárolót a díszléc kivétele után egyszerűen megtisztíthatja a mosogatógépből (55 °C-ig). Így már nem szükséges kézzel kitörölni a rekeszt.

DailyFresh

A hűtőtér tágas fiókja helyet biztosít a sok friss ételkészlet számára. A fiók szabályozható nyílásával jobban megőrizhető a nedvesség. Így a zöldség és a gyümölcs sokkal tovább marad friss és ropogós. Bizonyos modellek ExtraCool fiókkal rendelkeznek, amelyben a hőmérséklet alacsonyabb, mint a hűtőszeke többi részében – tökéletes a hús, a hal és a tejtermékek számára.

DynaCool

A DynaCool funkció egyenletes hőmérséklet-eloszlást biztosít a teljes hűtőtérben. Így nem érdekes többé, hogy melyik szintre milyen ételkészletet helyez be, mert mindegyik esetben ugyanazok a körülmények uralkodnak. A DynaCool révén a hagyományos hűtőszekeknél ismert „felül melegebb, alul hidegebb” rétegződés végleg a múlté.

Belső ajtó finombeállítás

Legyen szó akár nagyobb palackokról, akár kisebb konzervekről – a Miele hűtőszeke ajtajában található tárolók magasságát teljesen egyedileg és egyszerűen módosíthatja. Így minden ételkészlet megfelelő helyre kerülhet.

FlexiBoard

A hűtőszekeben a magas edények számára gyakran csak az ajtóban talál helyet. A Miele FlexiBoard osztott üvegpoleknak köszönhetően ezeket az edényeket már a hűtőtérben is tárolhatja. Egyszerűen tolja a FlexiBoard első részét a hátsó alá. Ennek köszönhetően az elülső részen helyet biztosít a magas palackok vagy tejesdobozok számára. A hátsó rész továbbra is tárolási felületként szolgál. Így optimálisan kihasználja a rendelkezésre álló helyet.

FlexiLight 2.0

A Miele FlexiLight 2.0 révén a hűtőszeke minden részére a lehető legkényelmesebben ráláthat. Az egyedileg állítható LED-es üvegpole-világítás mindig optimális fényviszonyokat biztosít – mindezt elváltatás nélkül. A belső tereket egyedülálló fényességgel, egyenletesen világítja meg. Így mindig tökéletesen áttekintheti ételkészleteit. A Miele FlexiLight 2.0 modern formavilággal ejt rabul, és különösen energiatakarékos.

Freeze&Cool

Több helyre van szüksége az ételkészletek hűtéséhez? Akkor használja a fagyasztótérét egyszerűen és kényelmesen hűtőtérként. Ennek köszönhetően több tárolótér nyer, például italok hűtéséhez. A hűtőkészlet alsó részében fokozatosan állíthatja be a hőmérsékletet -26 °C és +14 °C között. Ezzel mindig tökéletes tárolási feltételeket teremt, és igény szerint bővítheti a hűtőtérét.

Miele@home

Innovatív Miele@home rendszerünkkel maximálisan kiaknázhathatja a Miele készülékek lehetőségeit, és okosabbá teheti mindennapjait. Minden intelligens Miele háztartási készülék kényelmesen és biztonságosan hálózatra kapcsolható. A kezelés egyszerű: Miele App-pal, hangvezérléssel vagy integrálással meglévő otthoni okos megoldásokkal. A hálózatra csatlakozás az otthoni Wi-Fi-router és a Miele Cloud segítségével történik.

My Ice

Kényelmesen gondoskodhat a friss jégkocka-ellátásról, és még vezetékes vízcatlakozásra sincs szüksége. Naponta 100 jégkocka is előállítható, beavatkozás nélkül. A beépített víztartálynak köszönhetően még külső vízcatlakozásra sincs szükség. Így nagyobb szabadságot élvezhet a hűtő-fagyasztó elhelyezésében, de nem kell lemondania az automatikus jégkockakészítés kényelméről.

NoFrost

A NoFrost rendszernek köszönhetően többé nem kell leolvasztani Miele hűtőszekejét. A légkeringetési hűtés egyenletesen oszlatja el a hideg, száraz levegőt a belső térben, így nem képződhet jég. Ennek köszönhetően lefagyasztandó ételkészletei sem fagnak össze, és zavaró jégréteg nélkül a fiókok mindig könnyen kihúzhatók és betolhatóak. A NoFrost funkció ezzel kimagasló kényelmet biztosít a fagyasztásnál, és örökre megszabadítja önt a fárasztó leolvasztástól.

PerfectFresh Active

A Miele PerfectFresh Active frissentartó rendszere optimális tárolási feltételeket teremt a hűtőszekejében. A készülék 90 percenként és minden ajtónyitáskor finom vízködöt permetez a fiókba. Ételkészleteit gyengéden benedvesíti, és a páratartalom mindig optimális – bármilyen és bármennyi ételkészletet helyez is be. A kezelés is kényelmes: önnek csak a kis víztartályt kell megtöltenie, a többit elvégzi Miele készüléke.

PerfectFresh Pro

Az ételkészletek akár 5 x tovább frissek maradnak. Az automatikusan szabályozott 0 és +3 °C közötti hőmérsékleti tartományban a húсок, halak és különféle tejtermékek akár 3 x tovább eltarthatók. A zöldségek és gyümölcsök a fiók optimális páratartalmának köszönhetően akár 5 x hosszabb ideig maradnak frissek. A beépített LED-világítás emellett tökéletes áttekinthetést biztosít.

SoftClose

Halkan és önmaguktól záródó hűtő- és fagyasztószeke-ajtók: a Miele innovatív SoftClose zárórendszerével. Az ajtó 30° alatti szögnél automatikusan becsukódik. Ezenkívül a SoftClose csillapítja az ajtót a záródásánál – nem zörögnek többé a palackok a készülékajtóban.





MasterCool



Tartalomjegyzék

MasterCool

Kimagasló design és technológia nagy méretben	67
MasterFresh frissentartó rendszer	68
DuplexCool Pro fagyasztórendszer	69

A Miele MasterCool termékellőnyei

Fő jellemzők	71
További termékellőnyök	72

Miele MasterCool termékek

Termékáttekintés	74
Szószedet	77



Miele MasterCool

Kimagasló design és technológia nagy méretben

A Miele a nagy térfogatú MasterCool beépíthető készülékek kifejlesztésével megint magas mércét állított fel. Ezeknél a csúscategóriás hűtőkészülékeknek a kiváló minőségű design, az izgalmas innovációk és az utánozhatatlan kényelem ötvöződnék. A MasterCoolnak köszönhetően egészen újfajta élményben és kényelemben lehet része. A hűtőszekrénytől a borhűtőig számtalan különböző szélességű készülék kapható, amelyek a saját elképzelései szerint kombinálhatók.



reddot design award
winner 2019

Elsőrangú design: a Miele új MasterCool készülékei.



Lenyűgöző megjelenés

Már a Mastercool hűtőszekrények imponáns megjelenése is sejteti, hogy az egyes anyagok milyen pontossággal és odaadással lettek kiválasztva és megmunkálva. A részletek határtalan szeretete az, ami megnyilvánul az utánozhatatlan külsőben.



Páratlan minőség

Tökéletesen és precízen a legkiválóbb minőségért. És ez már a megfelelő anyagok kiválasztásánál elkezdődik. Kiváló minőségű üveglapok, karcálló műanyagok és masszív alumíniumkeretek jelzik a kiváló minőséget. A tudás és a tapasztalat értékes tanácsokkal szolgál a csúcsmínőségű termékek kifejlesztéséhez vezető úton.



Formailag tökéletes design

A belső tér egyedülálló kialakítási jellemzői minden kívánságot teljesítenek. A vízszintes vonalvezetés hangsúlyozza a letisztult design-t. A belső tér időtlen designja elősegíti a készülék tökéletes, vakításmentes kivilágítását.



Lenyűgöző világitás

A BrilliantLight új mércét állít fel a MasterCool sorozaton belül. A számos LED-sáv tökéletesen bevilágítja a hűtőtér minden szegletét, és tökéletes árnyalatú fényben mutatja be a hűtött árut.



Maximális kényelem

A MasterCool hűtőszekrények nap mint nap a legnagyobb kényelmet biztosítják önnek az élelmiszertárolás optimális lehetőségeivel, a jég- és vízadagolással, a ragyogó világitási koncepcióval vagy az egyszerű kezelhetőséggel. A MasterCool hűtőszekrények minden területen megfelelnek a legkomolyabb elvárásoknak.

Miele MasterCool frissentartó rendszer

MasterFresh – tiszta élvezet és természetes íz



MasterFresh

A friss élelmiszerek az egészséges táplálkozás alapkövei. A zöldséget és gyümölcsöt olyan ropogósan és étvágygerjesztően szeretjük elfogyasztani, ahogy a piacon frissen megvásároljuk. De kinek van energiája minden nap friss hozzávalókat vásárolni a főzéshez?

A megvásárolt élelmiszer minősége mellett a megfelelő tárolás is fontos. Ezen múlik, mennyire lesz friss, ízletes és egészséges az étel, mire elkészül.

A Miele MasterCool készülék fiókjában tökéletes klíma uralkodik az élelmiszerek kíméletes tárolásához. Az innovatív MasterFresh funkciónak köszönhetően a hűtési hőmérséklet különösen alacsony, így a vitaminok és ásványi anyagok hosszú ideig megmaradnak. A levegő páratartalma is tökéletesen van beállítva – mindegy, hogy gyümölcs, zöldség, tejtermék, hal vagy hús számára. Az élelmiszerek így akár 3 x tovább frissek maradnak.

Miele MasterCool fagyasztórendszer

DuplexCool Pro – hosszú távú tárolás kényelmesen



DuplexCool Pro

A hűtő- és fagyasztótér két, külön szabályozható hűtőköre folyamatosan optimális hűtést biztosít. Emellett nincs levegőcsere a két rész között. Így a hűtőtérben lévő élelmiszerek nem száradnak ki, és a fagyasztótérben lévő élelmiszerek sem veszik át például a hal, a hagyma vagy a sajt szagát.

A DuplexCool funkciójának kiegészítéseként a DuplexCool Pro maximális teljesítményellátást biztosít két különálló kompresszorral – egyet-egyet mindegyik hűtőkör számára.

Így a DuplexCool Pro rendszerű kombinált hűtő- és fagyasztószerények professzionálisan gondoskodnak élelmiszerei biztonságos tárolásáról.



Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele MasterCool termékjellemzői*

Push2open

Kényelmesen és megbízhatóan: elég egy enyhe nyomás a készülék előlapjára, és a Miele MasterCool készülék ajtaja már egyetlen érintésre feltárul. Az egyedülálló automatika maximális kényelmet nyújt – egyszerűen nyissa ki teljesen az ajtót, és vegye ki kényelmesen a friss ételt. A Push2open funkciónak köszönhetően a design letisztult és visszafogott – MasterCool készülékét így síkba építhetően integrálhatja bármely fogantyú nélküli konyhába. Inkább a klasszikus megoldást szereti? A Push2open a kezelőfelületen egyszerűen átállítható Pull2open funkcióra. Ekkor az ajtó nem nyomással, hanem a fogantyú enyhe húzásával nyitható, és szintén automatikusan nyílik.



BrilliantLight

Lágy és kellemes: kiváló minőségű LED-sávok nyújtanak optimális kivilágítást és kellemes hangulatú fényt.



MasterFresh

Akár 3 x hosszabb ideig friss: optimális tárolási hőmérséklet a zöldségek, gyümölcsök, húsok, halak és tejtermékek számára.



IceMaker

Gyors elkészítés és tárolás: a külön bekapcsolható IceMaker naponta akár 150 jégkockát is készíthet.



Jég-/vízadagoló

Tiszta élvezet: a jég-/vízadagoló az előlapon lévő gombot megnyomva elkényezteti önt jéggel és hideg vízzel.



Exkluzív a Mielétől SommelierSet

Mindenre gondoltunk: a poharak hűtésére, a bor dekantáláshoz való előkészítésére, és a felbontott borsüveg tökéletes temperálására.


Milyen további kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele MasterCool termékkelőnyei*



Miele@home**

Tegye okossá életét: a Miele@home segítségével okosan hálózatba kapcsolhatja háztartási készülékeit – a több lehetőségért.



NoFrost

Kényelmes: egy kiforrott NoFrost rendszer megtakarítja a készülék kényelmetlen leolvasztását és tisztítását.



MasterSensor

Igazán kényelmes: a legkülönbözőbb beállításokat aktiválhatja kényelmesen, egy érintéssel.



DuplexCool Pro

Jobb megőrzés: a külön hűtőkör a hűtő és a fagyasztó részhez megakadályozza a kiszáradást és a szagok átvételét.



**Exkluzív
a Mielétől**

FlexiFrame fa rostélyok

Csak egy kézmozdulat: helyezzen át támasztékokat, hogy a nagyobb borospalackok is kényelmesen elférjenek.



Active Airclean szűrő

Eredeti aroma: az aktív szén és a természetes kitozán hatékonyan gátolja a szagokat.



DynaCool

A tárolás szabadsága: egy ventilátor gondoskodik az egész hűtőtér egyenletes hőmérsékletéről.



MaxLoad zsanér

Erős és robusztus: nagy teherbírású ajtózsanérok biztosítják az ajtók könnyű nyitását.

* modellfüggő

** A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása.

Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.

Az ikonok jelentése

A Miele MasterCool ikonjainak áttekintése



Energiahatékonyság

A készülékek A-tól F-ig terjedő energiahatékonysági osztályokba kerülnek besorolásra. A Miele által adott legjobb érték a MasterCool esetén az E.



Világítás

A LED-ek a készülék minden részét hiánytalanul és stílusosan világítják meg.



SommelierSet

Lehetővé teszi a professzionális dekantálást, a hűtött poharakat és a borosüvegek temperálását még felbontás után is.



Tartórács


Tökéletes tartás minden egyes palackhoz az egyedi, állítható támasztéknak köszönhetően



Ajtónyitási segítség


A nyitási automatikát a készülék ajtaját enyhén megnyomva aktiválhatja.

Beépíthető fagyasztószekrények, XXL-MasterCool




Típus	F 2412 Vi	F 2672 Vi
Készülékkategória		
Fagyasztószekrény	•	•
Hűtőszekrény	-	-
Hűtő-fagyasztó kombináció	-	-
Kialakítás		
Integrált beépíthető készülék	•	•
Ajtó nyitási iránya	balra	balra
Design		
Fagyasztózóna megvilágítása	-	-
Kezelési kényelem		
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•
Ice Water Dispenser (Jég-/vizadagoló)	-	-
Frissentartó rendszer	-	-
DynaCool	-	-
NoFrost	•	•
DuplexCool Pro	-	-
SelfClose	-	-
IceMaker frissvíz-csatlakozással	•	•
Vezérlés		
Kezelési koncepció	MasterSensor	MasterSensor
SuperFrost	•	•
Hőmérsékletzónák száma	1	1
Sabbat üzemmód	•	•
Hűtőkészülék/-zóna		
Belső ajtókosarak – kicsi	1	1
Frissentartó fiókok száma	-	-
Belső ajtókosarak – nagy	3	3
Fagyasztókészülék/-zóna		
Rakodópalcok száma	3	2
Fagyasztófiókok száma	-	-
Hatékonyág és fenntarthatóság		
Energiahatékonysági osztály (A–G)	F	F
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,75	0,83
Biztonság		
Akusztikus ajtóriasztás	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben	•	•
Műszaki adatok		
Súly (kg)	123,2	146,7
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó	-
Hűtőrész-ajtóelölap max. tömege (kg)	59	70
Fagyasztórész-ajtóelölap max. tömege (kg)	-	-
Hűtőzóna (l)	-	-
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	-	-
4 csillagos fagyasztózóna (l)	240	304
Teljes hasznos űrtartalom (l)	240	-
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	6	8
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	16,00	18,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	42	42

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk, XXL-MasterCool



Típus	KF 2902 Vi
Készülékkategória	
Fagyasztószelekrény	–
Hűtőszelekrény	–
Hűtő-fagyasztó kombináció	•
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Design	
Fagyasztózóna megvilágítása	–
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Ice Water Dispenser (Jég-/vizardagoló)	–
Frissentartó rendszer	MasterFresh
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SelfClose	•
IceMaker frissvíz-csatlakozással	•
Vezérlés	
Kezelési koncepció	MasterSensor
SuperFrost	•
Hőmérsékletzónák száma	2
Sabbat üzemmód	•
Hűtőkészülék/-zóna	
Belső ajtókosarak – kicsi	–
Frissentartó fiókok száma	2
Belső ajtókosarak – nagy	–
Fagyasztókészülék/-zóna	
Rakodópalcok száma	–
Fagyasztófiókok száma	–
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energhatékonyági osztály (A–G)	E
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,89
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben	•
Műszaki adatok	
Súly (kg)	196,4
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelölap max. tömege (kg)	40
Fagyasztórész-ajtóelölap max. tömege (kg)	10
Hűtőzóna (l)	389
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	34
4 csillagos fagyasztó zóna (l)	166
Teljes hasznos űrtartalom (l)	555
Tárolási idő üzemmóvar esetén (óra)	13
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	14,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	42

Beépíthető hűtőszekrények, XXL-MasterCool



Típus	K 2802 Vi
Készülékkategória	
Fagyasztószekrény	–
Hűtőszekrény	•
Hűtő-fagyasztó kombináció	–
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Design	
Fagyasztózóna megvilágítása	–
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Ice Water Dispenser (Jég-/vízadagoló)	–
Frissentartó rendszer	MasterFresh
DynaCool	•
NoFrost	–
DuplexCool Pro	–
SelfClose	•
IceMaker frissvíz-csatlakozással	–
Vezérlés	
Kezelési koncepció	MasterSensor
SuperFrost	–
Hőmérsékletzónák száma	2
Sabbat üzemmód	•
Hűtőkészülék/-zóna	
Belső ajtókosarak – kicsi	–
Frissentartó fiókok száma	2
Belső ajtókosarak – nagy	–
Fagyasztókészülék/-zóna	
Rakodópalcok száma	–
Fagyasztófiókok száma	–
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	E
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,45
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben	•
Műszaki adatok	
Súly (kg)	155,5
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelölap max. tömege (kg)	27
Fagyasztórész-ajtóelölap max. tömege (kg)	–
Hűtőzóna (l)	467
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	69
4 csillagos fagyasztózóna (l)	0
Teljes hasznos űrtartalom (l)	467
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	0
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	–
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	40

Hasznos információk részletesen

A Miele MasterCool szójegyzéke

Active Airclean szűrő

Az ételeket nemcsak hidegen, hanem szagsemleges környezetben is kell tárolni. Ugyanez érvényes a borok szagmentes tárolására is. A megoldás: a Miele Active AirClean szűrő. Az aktív szén és természetes kitozánt egyesítő innovatív hatóanyag-kombináció csaknem teljesen kizárja a szagképződést a hűtőtérben. A szűrő egyszerűen, gyorsan beszerelhető, és azonnal használatra kész.

BrilliantLight

Hatásos világítás: a Brilliant Light megoldásnak köszönhetően Miele készülékének belső tere a legjobb megvilágításban tűnik fel – még maximális kihasználtság esetén is. Erről a Miele MasterCool készülék oldalfalába épített LED-sávok gondoskodnak. Amint az ajtó kinyílik, a fény lágyan bekapcsol, és ön élvezheti a tökéletes rálátást az élelmiszerekre.

DuplexCool Pro

A DuplexCool Pro hűtő-fagyasztókombinációk gondoskodnak élelmiszerei biztonságos tárolásáról. Nagy berendezések esetén a különlegesen nagy hűtési teljesítményt két kompresszor biztosítja a legjobban. Nincs levegőcsere a területek között – a hűtőtérben lévő élelmiszerek nem száradnak ki, és nem veszik át a fagyasztótérben lévő ételek, például a halak szagát. A hűtő- és fagyasztótér két, külön szabályozható hűtőkörre optimális hűtést biztosít.

DynaCool

Felül vagy alul – hol tárolhatók legjobban a megvásárolt termékek? A DynaCool rendszernek köszönhetően ezek a kérdések többé már nem merülnek fel. A MasterCool hűtőszekrényekben az élelmiszereket bárhol tárolhatja. Mivel a hűtőtér hátsó falán lévő ventilátor keringteti a hideg levegőt – hogy egyenletes legyen a hőmérséklet az egész hűtőtérben.

FlexiFrame fa rostélyok

Az állítható palacktartó rácsok stabilan megtartanak minden palackot. Az egyes támasztékok egyetlen mozdulattal áthelyezhetők, így bármilyen formájú palackhoz illeszkednek. Így optimális helyzetben tárolhatja a borait.

IceMaker

Jégbe hűtött italok professzionálisan és gyorsan: az automatikus IceMaker a készüléktípustól függően naponta akár 150 jégkockát állíthat elő.

Jég-/vízadagoló

A MasterCool fagyasztószekrény különleges kényelmet kínál: az érintőkijelző megérintésére ad jeget és vizet a készülék ajtaján keresztül. A beépített hangulatvilágítás kívánságra kellemes fényviszonyokat biztosít a konyhában.

MasterFresh

Miele MasterCool készülékének fiókjában tökéletes klíma uralkodik az élelmiszerek kíméletes tárolásához. Az innovatív MasterFresh funkciónak köszönhetően a hűtési hőmérséklet különösen alacsony, így a vitaminok és ásványi anyagok hosszú ideig megmaradnak. A levegő páratartalma is tökéletesen van beállítva – mindegy, hogy gyümölcs, zöldség, tejtermék, hal vagy hús számára. Az élelmiszerek így akár 3 x tovább frissek maradnak.

MasterSensor

Intuitív kezelhetőség a legmagasabb fokú kényelem érdekében: az innovatív, nagy felbontású TFT-érintőkijelzőnek köszönhetően közvetlenül Miele hűtőjén/borhűtőjén végezheti el a különböző beállításokat. A hőmérsékletet és a fényhatást saját igényei szerint állíthatja be – egyetlen érintéssel. Az érintőkijelző háttérszíne is módosítható: választhat a nemes fekete és a visszafogott fehér között.

MaxLoad zsanér

A rendkívül erős ajtózsarnérok nagyméretű, nehéz és teljesen megtöltött hűtőszekrény-ajtókat is egészen biztonságosan és könnyedén megtartanak, és így könnyen kezelhetők. Az ajtók szélesre nyithatók – ez teszi a hűtőszekrény kezelését egyszerűvé és kényelmessé.

Miele@home*

Okos hálózat: a Miele@home innovatív rendszerünkkel teljesen kihasználhatja a Miele készülékeiben rejlő lehetőségeket, és még intelligensebbé teheti a mindennapjait. Minden intelligens Miele háztartási készülék kényelmesen, biztonságosan hálózatba kapcsolható. A kezelés egyszerű – a Miele App hangvezérlés vagy meglévő Smart Home megoldásokba való integrálása révén. A hálózatba kapcsolás az otthoni Wi-Fi routeren és a Miele Cloudon keresztül történik.

NoFrost

Mindegy, hogy hűtő- vagy fagyasztószekrény: minden Miele MasterCool készülék kifinomult NoFrost-rendszerrel rendelkezik. Kényelmes, mert megspórolja a készülék kellemetlen leolvasztását és tisztítását. Az automatikus leolvasztás emellett kíméli a párologtató egységeket – és a környezetet, mert a mindig jégmentes készülék különösen energiatakarékos módon hűt.

Push2open

A Push2open funkcióval rendelkező Miele MasterCool hűtőszekrények szinte maguktól nyílnak ki. Az ajtó enyhe megnyomása aktiválja a nyitási automatikát. Az ajtó finoman kinyílik, hogy ön kényelmesen mögé nyúlva teljesen kinyithassa. A Push2open funkcióval rendelkező Miele MasterCool hűtőszekrényeken egyáltalán nincs fogantyú, így optimálisan és a síkba illeszkedően integrálhatók bármely konyhai vagy lakókörnyezetbe.

SommelierSet

Az egyedülálló Miele SommelierSet segítségével lenyűgözheti vendégeit a nemes borok professzionális dekantálásával. Az új SommelierSet révén most kéznél tarthatja az összes szükséges eszközt. A borhűtő pedig további kényelmi funkciókat is tartogat: élvezze a pezsgőt és a fehér bort hűtött poharakból, és felbontás után is temperálja tökéletesen a borospalackokat. Ünnepelje meg a bor valódi zamatát.

* A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modellről és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.



Borhűtők



Tartalomjegyzék

Miele borhűtők
Stílusos élvezet

A Miele borhűtők termékkelőnyei
81 Fő jellemzők
További termékkelőnyök

Miele borhűtők
84 Az ikonok áttekintése
85 Termékáttekintés
Szószedet
Szerviz 94

Stílusos élvezet

Miele borhűtők

A hozzáértők számára a borozás élménye a bor kiválasztásával kezdődik. Az otthoni tárolás módjától függ, milyen hosszan őrzik meg borai egyedülálló ízeiket. Ennek oka, hogy a borok helyes tárolása közvetlen hatással van eltarthatóságukra. A Miele borhűtője optimális feltételeket biztosít a legnemesebb évjáratok tárolásához.

Borfajtától függően fokra pontos vezérlést állíthat be a borhűtőben több hőmérsékleti zónához* is. Így egyidejűleg több különböző bort tárolhat optimális körülmények között. Különösen a hosszútávú bortárolás támaszt speciális igényeket a borhűtő hőmérsékletével szemben.

A Miele borhűtői megbízható megoldást kínálnak, és a kívánt hőmérsékletet állandó szinten tartják. Felszereltségükben pont olyan egyediek, mint az ön borai. A számos szerkezeti kialakításnak köszönhetően tökéletesen beilleszthetők lakókörnyezetébe, és profi Sommelier-Set-jükkel együtt igazán esztétikus designelemként funkcionálnak.







16°C

○ ● ↻ ⚙ V OK ^ ≡ 🔊

Miele

Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele borhűtők termékjellemzői*

Exkluzív a Mielétől SommelierSet

Nevezze ki borhűtőjét egyéni élménybirodalmának: a Miele exkluzív és egyedülálló SommelierSet megoldásával. Készítsen fel nemes borokat profi módon a dekantálásra. Élvezze hűtött poharakból a pezsgőt és a fehér bort. Gondoskodjon borospalackjai megfelelő hőmérsékletéről felbontás után is. És minden szükséges eszközt is tartson a keze ügyében.



Hőmérsékletzónák

Egyedileg szabályozható: egyszerre akár három különböző borfajta is tárolható és tökéletesen temperálható.

Exkluzív a Mielétől FlexiFrame Plus

Tökéletes beállítás: a vízszintes és függőleges irányban elhelyezhető támasztékoknak köszönhetően még magnumpalackok is tárolhatók.



Exkluzív a Mielétől FlexiFrame

Csak egy kézmozdulat: helyezzen át támasztékokat, hogy a nagyobb borospalackok is kényelmesen elférjenek.

„Selector“ palackbemutató

Stílusos bemutató: a palackok kissé megemelve láthatók a borhűtő félhomályában.

NoteBoard

Az egyedi feliratozáshoz: a levehető, mágneses csíkok a palacktartó rácsok elején találhatóak.

Milyen további kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele borhűtők termékkelőnyei*



Active Airclean szűrő

Eredeti aroma: az aktív szén és a természetes kitozán hatékonyan gátolja a szagokat.



UV-védelem

Az értékes borok legjobb védelme: üvegajtó beépített UV-szűrővel.



LED-világítás

Több, mint világítás: a síkba építhető fénycsík elegáns hangsúlyt ad, és tökéletesen kiemeli a készüléket.



DynaCool

Egyenletes hőeloszlás: egy ventilátor gondoskodik a hideg levegő keringetéséről és optimális eloszlásáról.



Alacsony vibrációjú tárolás

Alacsony vibráció a lengéscsillapított, függetlenített kompresszornak köszönhetően.



Silence-rendszer

Alig hallható: Silence-rendszer optimális hűtőkörrel és zajcsillapítással.




SoftClose

Csendes és biztonságos: az ajtók halkán, lágyan és automatikusan csukódnak a biztonságos tárolás érdekében.



Push2open

Egyedülálló: a készülék tökéletesen integrálható fogantyú nélküli konyhákba, az ajtó az előlapot megnyomva nyílik.



Miele@home**

Tegye okosá életét: a Miele@home segítségével okosan hálózatba kapcsolhatja háztartási készülékeit – a több lehetőségért.

* modellfüggő

** A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása.

Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.

Az ikonok jelentése

A borhűtők ikonjainak áttekintése



Energihatékonyság

A készülékek A-tól G-ig terjedő energiahatékonysági osztályokba kerülnek besorolásra. A Miele által adott legjobb érték a borhűtők esetén a G.



Zajszint

Meghatározza a pontos zajszintet decibelben (dB).



Hőmérsékletzóna

Vannak olyan készülékek, amelyek egy, két vagy három hőmérsékletzónával rendelkeznek, ezeknél a hőmérsékletet egyedileg lehet kiválasztani.



Világítás

A halogén izzók teljes mértékben és stílusosan megvilágítják a hűtőszekrény minden részét.



Karbantartásmentes, energiatakarékos, és optimálisan megvilágított belső tér



Tartórács

A vízszintes és függőleges irányban elhelyezhető támasztékoknak köszönhetően még magnumpalackok is tárolhatók.



Tökéletes tartás minden egyes palackhoz az egyedi, állítható támasztéknak köszönhetően



SommelierSet

Lehetővé teszi a professzionális dekantálást, a hűtött poharakat és a borsüvegek állandó hőmérsékleten tartását még felbontás után is.


Aláépíthető bortemperáló hűtők



	38 dB	2-Zone		35 dB	2-Zone
LED	FlexiFrame Plus		LED	FlexiFrame Plus	


Típus	KWT 6321 UG	KWT 6322 UG
Kialakítás		
Szabadonálló készülék	-	-
Integrált beépíthető készülék	•	•
Aláépíthető beépíthető készülék	•	•
Változtatható nyitási irány	•	•
Design		
Burkolat színe	-	-
Színezett üvegajtó	-	-
Kezelési kényelem		
DynaCool	•	•
SoftClose	-	•
Fa rostélyok száma	3	4
Fa rostélyok anyaga	-	-
FlexiFrame fa rostélyok száma	-	3
FlexiFrame Plus fa rostélyok száma	-	-
SommelierSet	-	-
Palackbemutató	-	-
3D-palackbemutató	-	-
Vezérlés		
Kezelési koncepció	TouchControl	TouchControl
Hőmérsékletzónák száma	2	2
Sabbat üzemmód	-	-
Hatékonyság és fenntarthatóság		
Energiahatékonysági osztály (A-G)	G	G
Éves energiafogyasztás (kWh)	141,62	145,64
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,38	0,39
Biztonság		
Akusztikus ajtóriasztás	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	-	-
Műszaki adatok		
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	597 x 819 x 575	597 x 822 x 577
Rögzítéstechnika	-	-
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	-	-
Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak	34 üveg	34 üveg
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	38	35
Üvegajtó/fogantyú	•	-
Üvegajtó	-	•

Beépíthető bortemperáló hűtő, 45 cm-es fülkemagasság



Típus	KWT 7112 iG
Kialakítás	
Szabadonálló készülék	–
Integrált beépíthető készülék	•
Aláépíthető beépíthető készülék	–
Változtatható nyitási irány	–
Design	
Burkolat színe	–
Színezett üvegajtó	–
Kezelési kényelem	
DynaCool	•
SoftClose	•
Fa rostélyok száma	3
Fa rostélyok anyaga	–
FlexiFrame fa rostélyok száma	–
FlexiFrame Plus fa rostélyok száma	2
SommelierSet	–
Palackbemutató	–
3D-palackbemutató	–
Vezérlés	
Kezelési koncepció	TouchControl
Hőmérsékletzónák száma	1
Sabbat üzemmód	–
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiatahatékonyági osztály (A–G)	G
Éves energiafogyasztás (kWh)	115,71
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,31
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–
Műszaki adatok	
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 455 x 559
Rögzítéstechnika	–
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	–
Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak	–
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	32
CleanSteel nemesacél üveg	•
Grafitszürke üveg	•
Obszidiánfekete üveg	•

Beépíthető bortemperáló hűtő, 88 cm-es fülkemagasság



Típus	KWT 6422 iG
Kialakítás	
Szabadonálló készülék	–
Integrált beépíthető készülék	•
Aláépíthető beépíthető készülék	–
Változtatható nyitási irány	•
Design	
Burkolat színe	–
Színezett üvegajtó	–
Kezelési kényelem	
DynaCool	•
SoftClose	•
Fa rostélyok száma	2
Fa rostélyok anyaga	Bükkfa
FlexiFrame fa rostélyok száma	2
FlexiFrame Plus fa rostélyok száma	–
SommelierSet	–
Palackbemutató	–
3D-palackbemutató	•
Vezérlés	
Kezelési koncepció	TouchControl
Hőmérsékletzónák száma	2
Sabbat üzemmód	–
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiatahatékonyági osztály (A–G)	G
Éves energiafogyasztás (kWh)	151,48
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,41
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–
Műszaki adatok	
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 909 x 572
Rögzítéstechnika	–
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	–
Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak	33 palack
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	32
Obszidiánfekete üveg	•

Szabadonálló bortemperáló hűtők



Típus	KWT 6834 SGS
Kialakítás	
Szabadonálló készülék	•
Integrált beépíthető készülék	–
Aláépíthető beépíthető készülék	–
Változtatható nyitási irány	•
Design	
Burkolat színe	Nemesacél
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Fa rostélyok száma	13
Fa rostélyok anyaga	–
FlexiFrame fa rostélyok száma	10
FlexiFrame Plus fa rostélyok száma	–
SommelierSet	•
Palackbemutató	•
3D-palackbemutató	–
Vezérlés	
Kezelési koncepció	TouchControl
Hőmérsékletzónák száma	3
Sabbat üzemmód	–
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	G
Éves energiafogyasztás (kWh)	205,50
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,56
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–
Műszaki adatok	
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	700 x 1920 x 746
Rögzítéstechnika	–
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	–
Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak	178 üveg
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	35

Szabadonálló bortemperáló hűtők



Típus	KWT 2672 ViS
Készülékkategória	
Bortemperáló hűtő	•
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	balra
Változtatható nyitási irány	•
Kezelési kényelem	
DynaCool	•
Push2open	•
MaxLoad zsanér	•
FlexiFrame	•
FlexiFrame fa rostélyok száma	9
Fa rostélyok anyaga	Bükk
SommelierSet	•
NoteBoard	•
Vezérlés	
Kezelési koncepció	MasterSensor
Hőmérsékletzónák száma	3
Sabbat üzemmód	•
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	G
Éves energiafogyasztás (kWh)	155,13
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,42
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	•
Műszaki adatok	
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	603 x 2127 x 610
Súly (kg)	147,0
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	73
Teljes hasznos űrtartalom (l)	370
Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak	91 palack
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	42

Hasznos információk részletesen

A Miele borhűtők szójegyzéke

Active AirClean szűrő

Az ételeket nemcsak hidegen, hanem szagsemleges környezetben is kell tárolni. Ugyanez érvényes a borok szagmentes tárolására is. A megoldás: a Miele Active AirClean szűrő. Az aktív szén és természetes kitozánt egyesítő innovatív hatóanyag-kombináció csaknem teljesen kizárja a szagképződést a hűtőtérben. A szűrő egyszerűen, gyorsan beszerelhető, és azonnal használatra kész.

DynaCool

A hideg levegő keringetéséért egy ventilátor felel, így biztosítva a teljes hűtőtér egyenletes hőmérsékletét és páratartalmát. Ez szavatolja a bor állandó tárolási feltételeit. A kb. 50%-os páratartalom ezenkívül megóvjá parafa dugóit a kiszáradástól.

„Selector“ palackbemutató

A Selector használatával előtérbe hozhatja borkollekciója kiemelt darabjait. A palackok kissé megemelve láthatók a borhűtő félhomályában. Hatásos bemutató különleges borai számára.

FlexiFrame

Az állítható palacktartó rácsok stabilan megtartanak minden palackot. Az egyes támasztékok egyetlen mozdulattal áthelyezhetők, így bármilyen formájú palackhoz illeszkednek. Így optimális helyzetben tárolhatja a borait.

FlexiFrame Plus

Tökéletesen temperált borok, akár nagy palackokban is: az egyes rácsok most először hosszanti és keresztirányban is áthelyezhetők, hogy biztonságosan tárolhassa nagyméretű palackjait, pl. a magnum-palackokat.

LED-világítás

A síkba építhető LED-világítás megfelelő fénybe helyezi értékes borait. A LED-es technika nem igényel karbantartást, és biztosítja a beltér hatékony és optimális kivilágítását. A LED-ek ezenkívül alig bocsátanak ki hőt, így zavartalanul tárolhatja borait.

Miele@home*

Okos hálózat: a Miele@home innovatív rendszerünkkel teljesen kihasználhatja a Miele készülékeiben rejlő lehetőségeket, és még intelligensebbé teheti a mindennapjait. Minden intelligens Miele háztartási készülék kényelmesen, biztonságosan hálózatba kapcsolható. A kezelés egyszerű: Miele App-pal, hangvezérléssel vagy integrálással meglévő Smart Home megoldásokba. A hálózatba kapcsolás az ott-honi Wi-Fi routeren és a Miele Cloudon keresztül történik.

NoteBoard

Minden palacktartó rácsra egy lécs van erősítve, amely krétával feliratozható: jegyezze fel pl. az eredetet, a szőlőfajtát, vagy az évjáratot. A NoteBoardok mágnessel vannak rögzítve, és a kényelmes feliratozás-hoz levehetőek.

Push2open

A Push2open technológiát használó Miele aláépíthető borhűtők szinte maguktól nyílnak ki. Az üvegajtó enyhe megnyomása aktiválja a nyitási automatikát. Az ajtó finoman kinyílik, hogy ön kényelmesen mögé nyúlva teljesen kinyithassa. A Push2open funkcióval ellátott Miele MasterCool borhűtőkön egyáltalán nincs fogantyú, így optimálisan és a síkba illeszkedően integrálhatók bármely konyhai vagy lakókörnyezetbe.

Silence-rendszer

A borhűtők folyamatosan üzemelnek, emiatt az alacsony zajkibocsátás különösen fontos. A Silence-System funkcióval rendelkező Miele borhűtők rendkívül jól optimalizált zajkibocsátású hűtőkörrel rendelkeznek. Emellett célzott zajcsillapítást alkalmazunk a kritikus helyeken, így ön teljes mértékben az élvezetekre összpontosíthat.

SoftClose

Miele borhűtőjének ajtaja a SoftClose funkciónak köszönhetően egészen halkán, lágyan és szinte magától csukódik: a beépített csillapítás megóvjá borait az ajtó becsapódása miatti rázkódásoktól. A SoftClose funkcióval az ajtó ezenkívül automatikusan csukódik 30 foknál kisebb nyílásszög esetén. Borait így teljes nyugalomban és biztonságban tárolhatja.

SommelierSet

Az egyedülálló Miele SommelierSet segítségével lenyűgözheti vendégeit a nemes borok professzionális dekantálásával. Az új SommelierSet révén most kéznél tarthatja az összes szükséges eszközt. A borhűtő pedig további kényelmi funkciókat is tartogat: élvezze a pezsgőt és a fehérbort hűtött poharakból, és felbontás után is temperálja tökéletesen a borospalackokat. Ünnepelje meg a bor valódi zamatát.

Hőmérsékletzónák

A Miele borhűtők akár három, külön-külön szabályozható hőmérsékletzónával rendelkeznek. Így egyszerre akár három különböző borfajta – vörösbor, fehérbor, pezsgő vagy habzóbor – tárolható tökéletesen temperálva.

UV-védelem

Az UV-sugarak a borok esetében kémiai reakciókat válthatnak ki. A Miele üvegajtói színezett biztonsági üvegből készülnek beépített UV-szűrővel. Így a borok UV-sugárzástól védetten, optimális körülmények között tárolhatók.

Alacsony vibrációjú tárolás

A borok különösen kímélő tárolása érdekében a Miele borhűtőkbe speciálisan optimalizált komponenseket szereltek: a csendes működésre optimalizált kompresszor mellett mechanikusan is le választva a burkolatról. Borait így teljes nyugalomban tárolhatja.

* A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.



Szállítás és telepítés

Amikor a kényelem természetes

Szeretnénk biztosítani, hogy Miele készülékeit a kezdetektől zökkenőmentesen használhassa.

Igény szerint házhoz szállítjuk az új készülékeket, ahol a Miele szakembere elvégzi a beszerelést. Emellett értékes tippeket és útmutatást is kaphat a termék használatára vonatkozóan.

A professzionális üzembe helyezés garantálja a készülékek tökéletes működését, és lehetőséget biztosít a funkciók széles spektrumának megismerésére. A Miele szeretné támogatni abban, hogy a kezdetektől a lehető legtöbbet hozza ki készülékeiből.

Kérésre régi készülékei szakszerű ártalmatlanítását is elvégezzük.

Gyorsabb indulás a szakértők tippjeivel

Készülékeit a Miele szakembere szereli be, aki emellett bevezeti önt a készülék használatába is. A gyakorlati bevezető során értékes tippeket és útmutatást is kap.

Biztonságosan a kezdetektől

Szervizünk biztosítja a készülék megfelelő beszerelését, ami gyártói garanciánk érvényességének előfeltétele. Ezenfelül még elektromos biztonsági ellenőrzést is végzünk – csak a biztonság kedvéért!

A Miele szakértőiben rejlik a különbség

Senki nem ismeri jobban a Miele készülékeket, mint saját szakembereink. Bízva készülékeit azokra, akik készítették.

A szállítási és beszerelési szervizről további információk az interneten, a miele.hu/service weboldalon olvashatók.

Egyéni terméktanácsadás

Amikor az információ élmény

A Miele értékes és innovatív készülékeket gyárt – amelyek a legjobb választást jelentik. Azért, hogy még több öröme legyen készülékében és annak számos funkciójában, a Miele egy vonzó ajánlattal áll elő: az egyéni terméktanácsadással.

Ezt a szolgáltatást teljesen az ön igényeire szabjuk. Ennek során az ön otthonában biztosítunk átfogó tanácsadást Miele készülékeinek funkcióiról és optimális használatáról.

Együtt állítjuk be készülékén kedvenc programjait, megismertetjük a speciális funkciókkal, valamint ápolási és kezelési útmutatást is adunk. Azt is megmutatjuk, hogyan érheti el egészen egyszerűen a legjobb eredményeket, és néhány értékes tippet is adunk, hogy minden alkalommal és sokáig örömet lelje a Miele készülékeiben.

Személyes tanácsadás

A Miele szakértői egyéni tanácsokkal látják el készülékeit illetően – egyenesen az otthonában.

Kedvenc programjainak beállítása

Egyéni programozással teljesen az ön igényeinek és szokásainak megfelelően állíthatjuk be készülékeit.

Tippek és trükkök a tökéletes eredményekért

Hasznos útmutatást kap készülékei kezeléséhez és ápolásához.

Az egyéni terméktanácsadásról további információk az interneten, a miele.hu/service weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.



Garanciahosszabbítás

Amikor a biztonság alapelv

Maximális biztonság a Miele garancia hosszabbításának köszönhetően

Hosszú élettartam, optimális kényelem használat közben és a legkiválóbb minőség – egy Miele termék vásárlásával ön mindig a lehető legjobb döntést hozza. Maximális biztonságban szeretné tudni új készülékét? Egyszeri átalánydíj ellenében a Miele exkluzív, 10 évre kiterjedő garanciát kínálja önnek.

A két éves gyártói garancia időtartama alatt lehetősége van arra, hogy garancia hosszabbítást igényeljen 1, 5 vagy 10 évre közvetlenül a Mielétől.

Exkluzív Miele garancia

A Miele az egyetlen gyártó, amely akár 10 évre kiterjedő teljes körű garanciát kínál – választhatóan egy éves garanciahosszabbítástól kezdődően.

Maximális biztonság

Ez idő alatt önt nem terheli semmilyen további költség a nem saját hibájából bekövetkező javításokért.

Ingyen új készülék

Ha a készülékén elvégzendő javítás gazdaságtalan lenne, ingyenes új készüléket biztosítunk önnek.

Magas szintű rugalmasság

A szerződést a teljes, két éves gyártói garancia időtartama alatt kötheti meg.

Gyors és megbízható

Javítást igénylő esetekben az ügyfélszolgálat gyorsan és megbízhatóan nyújt segítséget.

A garanciahosszabbításokról további információkat az interneten, a miele.hu/service weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.





Karbantartási szerviz

Amikor az értéktartás a filozófia része

A Miele készülékeket 20 éves élettartamra tesztelik. A fenntarthatóság és az erőforrások kímélésének érdekében a Miele szeretné támogatni önt készülékei lehetőleg hosszú távú használatában.

A karbantartási szerviz keretében Miele készülékeit gyári ügyfélszolgálatunk professzionális ápolásban részesíti. Egy kifejezetten a Miele által kifejlesztett diagnosztikai rendszerrel ellenőrizzük készülékeit, valamint frissítjük őket.

A készülékek funkcióinak vizsgálata mellett a készülékek intenzív tisztítására is sor kerül a Miele tisztítószereivel. Emellett értékes tippeket és útmutatást is kap a Miele készülék kezelésére vonatkozóan.

A készülékek értékállósága

A Miele szakemberei által végzett intenzív tisztítás és ápolás révén készülékei folyamatosan kifogástalan állapotban lesznek.

Tökéletes eredmények

A rendszeres ápolásnak és működési tesztnek, valamint a programok frissítésének köszönhetően mindig a legjobb eredményeket éri el.

Értékes tippek

A Miele szakemberei tippeket és trükköket mutathatnak önnek készülékei optimális használatával kapcsolatban.

A karbantartási szervizről további információkat az interneten, a miele.hu/service weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.



Miele gyári ügyfélszolgálat

Partnerei vagyunk minden szervizügyben

Egy Miele készülék megvásárlásával ön a hosszú élettartam és a legjobb minőség mellett dönt. Ha valamikor mégis segítségre lenne szüksége, a Miele ügyfélszolgálat gyors és megbízható segítséget nyújt.

Egy kiváló minőségű Miele készülék javításának még régebbi készülék esetén is van értelme, ez ráadásul egy tudatos döntés a nagyobb fenntarthatóság érdekében.

Tökéletes szerviz alatt nem csak a javítás esetén nyújtott hozzáértő segítséget értjük. A Miele sokkal inkább a készülékek kiszállításától és beszerelésétől azok üzembe helyezésig támogatja önt.

Mindig az ön közelében

Miele szakembereink és válogatott szervizpartnereink országszerte rendelkezésre állnak, és a lehető legrövidebb időn belül megérkeznek önhöz.

Szakértelem

Műszaki szakembereink Miele háztartási készülékek szerelésére szakosodtak. Így biztosítják a gyors és szakszerű javításokat.

Fenntartható és hatékony

Az intelligens előkészítésnek köszönhetően a javítások 90%-át már az első kiszálláskor elvégezzük. Ezzel ön nemcsak időt spórol meg, hanem védi a környezetet is – mivel elkerüli a második kiszállást.

Megbízható alkatrészellátás

A Miele eredeti alkatrészeitől nemcsak a szó szerinti Miele minőséget várhatja el, hanem a gyors rendelkezésre állást is – még sok évvel Miele készülékének megvásárlása után is.

Könnyen elérhető

Javítási igényét jelezheti online, a miele.hu/service weboldalon, illetve a következő telefonszámon: +36 1 880 6400 Telefonon az alábbi időpontokban vagyunk elérhetők:

H–P 09:00–17:00

Ezekkel a témákkal kapcsolatban további információkat az interneten, az alábbi weboldalon talál:

miele.hu/service



Miele

Miele Kft.

Miele Experience Center

1022 Budapest
Alsó Törökvezs út 2.

Telefon: 06 1 880 6400
Mobil: +36 20 474 0751
E-mail: bemutatoterem@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-18:00
Szombat: 10:00-14:00

Miele Experience Center Allee

1117 Budapest
Váli út 5.B ép. fszt. 1.

Telefon: 06 1 499 9835
Mobil: +36 20 354 6593
E-mail: allee@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 10:00-18:00
Szombat: 10:00-14:00

Miele Experience Center Debrecen

4026 Debrecen
Hunyadi u. 24., fszt. 8-9.

Mobil: +36 20 778 5015
E-mail: debrecen@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 10:00-18:00
Szombat: 10:00-14:00

A feltüntetett forint árak a hulladékkezelési díjat tartalmazó javasolt áfás fogyasztói árak, amelyeknek mindenkorai változtatásának jogát - költségnövekedésre, tévesztésre, valamint nyomdai -, és szerzési hibákra való tekintettel - a Miele Kft. fenntartja magának.

A javasolt áfás fogyasztói árak szolgáltatást nem tartalmaznak. Az igénybevett szolgáltatások külön fizetendők.

Aktív környezetvédelem:

A prospektus papírja 100 % -ban klórmentes papírból készült.