

**Miele**

## G 7000 mosogatógépek

Kiadás: 2023

Miele. Immer besser.





A mi igényünk

# Immer besser

Üdvözöljük a Mielénél

Amikor dédapáink megalapították a Miele vállalatot, a sikerhez ki kellett tűnniük versenytársaik közül. Valójában csak kétféleképpen lehet ezt megtenni, vagy olcsóbbnak kell lenni, mint a többiek – vagy jobbnak. Mindkettő egyszerre gyakorlatilag lehetetlen. Ők úgy döntöttek, hogy „jobbak” lesznek.

Azt, hogy a Miele több mint 120 éve folyamatosan képes volt meggyőzően megfelelni ennek a magas színvonalnak, számtalan tesztgyőzelem és díj bizonyítja, de mindenekelőtt a sok millió elégedett ügyfél az egész világon. Ez az értékek és célok folyamatosságának köszönhető, amely jellemzően csak az olyan cégeknél található meg, amelyek már generációk óta családi kézben vannak.



Ilyen értelemben a Miele 1899 óta nemcsak az első osztályú termékminőséget és a mérnöki tudást jelenti. A Miele neve ugyanennyire egybeforrt a tisztelettel, a tisztességgel és a partneri megbecsüléssel, amelyet a vállalat forgalmazó partnerei, végfelhasználói, beszállítói, alkalmazottai és szomszédai felé tanúsít.

Bárki, aki megvásárolja a Miele termékeit, különösen környezet-tudatosan cselekszik. Ez következetesen biztosítja az erőforrás-kímélő termelési módszereket – és azokat a termékeket, amelyek igazodási pontként szolgálnak a villamos energia, a víz és a mosószeres fogyasztása tekintetében is, ami ezen felül a pénztárcánkat is kevésbé terheli.

A tulajdonos cégvezetés negyedik generációjaként megígérjük, hogy mindez így is marad.

*Markus Miele*

és

*Reinhard Zinkann*









## Tartalomjegyzék

### Bevezetés

Üdvözljük a Mielénél	03
Márkaigéretünk	06
Innováció: AutoDos	12
Miele@home	16
Kialakítások	18
Méretválaszték	22
Kezelőpanel-koncepciók	24

### Termékelőnyök

A Miele mosogatógépek főbb jellemzői	27
További termékelőnyök	28
Kosárkialakítás	31
Mosogatóprogramok	38
Ökológiai felelősség	40
Minőségi tesztek	42
Edény- és pohárkímélés	44


### Termékek

Szószedet	46
Ikonok áttekintése	48
Termékáttekintés	49

### Szerviz

62
----

Minőség, amely megelőzi a korát.



**Az önök kívánságai alkotják készülékeink DNS-ét.**

A tartós megbízhatóság elérése érdekében az innovációt mesteri szintű alkotómunkával ötvözzük – mert ez az aprólékos odafigyelés a részletekre biztosítja, hogy készülékeink hosszú ideig működjenek, és minden igényt kielégítsenek. Ezért készülékeinket olyan intuitívan terveztük, hogy minden mozdulat könnyedén megy velük. Akár textilápolásról, mosogatásról, hűtésről, konyhai eszközökről vagy padlóápolásról van szó – mi mindent megteszünk, hogy háztartásbeli tapasztalatait kellemesebbé tegyük.





# A hosszú élettartam az igazi fenntarthatóság

## Fenntarthatóság

Képzeld el, hogy sok év alatt számos készülék helyett csak egyet használ. Egyet, amellyel kevesebb energiára és vízre van szüksége. És fenntarthatóan jól tesz.

## Teljesítmény

Míg egyes autómotorokat 3 000 órán keresztül tesztelnek, addig mi akár 10 000 órán<sup>1)</sup> át teszteljük termékeink teljesítményének állandóságát. Éjjel-nappal. Átfogó és precíz módon. Ezért teljes mértékben rábízhatja magát termékeinkre.

<sup>1)</sup> További információ: [www.miele.hu/20ev](http://www.miele.hu/20ev)

## Alkotómunka

1899 óta az önök kívánságai jelentik az alapot készülékeinkhez. Minden egyes innováció sokkal többet jelent számunkra, mint pusztán egy okot az ünneplésre. Ez egy kihívás, hogy még jobbat hozzunk létre. Ezért készítjük az alkatrészeket és öntjük a vasat saját magunk. Még a készülékeinket gyártó gépeket is mi állítjuk össze. Mi úgy hívjuk ezt: Immer Besser.







A Miele mosogatógépeket 20 éves élettartamra tesztelik.<sup>1)</sup>






A fejlesztésre fordított időnk 30%-át a tesztelési fázis teszi ki. Azért, hogy a tökéletes csillogást 20 évre megígérhessük önnek, melynek során legérzékenyebb poharainak mindig gyengéd, ugyanakkor alapos tisztításban lesz részük.



Ideális esetben a mosogatógépet nem halljuk, csak látjuk. Ezért gépeinket kivétel nélkül nemcsak a rendkívül hosszú élettartam, valamint a higiénikusan tiszta és fenntartható teljesítmény szempontjából teszteljük, hanem kifejezetten halk működésüket is ellenőrizzük.

Gondolja csak el, hogy 590 000 liter<sup>2)</sup> vizet spórolhat meg. Ugyanakkor évről évre kiváló eredményeket érhet el.



<sup>1)</sup> További információ: [www.miele.hu/20ev](http://www.miele.hu/20ev)  
<sup>2)</sup> További információ: [www.miele.hu/20ev](http://www.miele.hu/20ev)

# A mosogatás új dimenziója:

Automatikus adagolás integrált PowerDiskkel.

Tökéletes adagolás – túladagolás nélkül.

A tökéletes tisztítási eredményekért és a környezetünk megóvása érdekében.

Miele PowerDisk és  
PowerDisk Eco –

100%-ban újrahasznosított műanyagból

Kiváló tisztítási eredmények –

a kizárólagosan kifejlesztett porgranulátumnak köszönhetően

Hatásos a vírusok ellen –

a Miele mosogatógépek a vírusok 99,9%-át eltávolítják <sup>2)</sup>.

Tapasztalja meg a csúcsmínőségű mosogatást a Miele AutoDos : a maximális időmegtakarításért és a kiemelkedő tisztítási eredményekért!


Az AutoDos a világ első automatikus adagolása integrált PowerDiskkel. A benne lévő porgranulátumot kifejezetten a mosogatógéphez és az automatikus adagoláshoz fejlesztették ki. Gyorsan feloldódik és optimális eredményt ér el, így az edények minden mosogatási ciklusnál csillogóan tiszták lesznek.

A PowerDisknek köszönhetően a granulátum adagolása automatikusan történik – mindig az optimális időpontban, programtól függően. Többé nem kell aggódnia semmiért, és más dolgokra fordíthatja az időt. A túladagolás már nem lehetséges, így fontos erőforrásokat takaríthat meg. Egy PowerDisk átlagosan 20 mosási ciklushoz<sup>1)</sup> elegendő. Élvezze a szabadságot a Miele AutoDos-nak köszönhetően!



# Exkluzív porgranulátum, kifejezetten a Miele mosogatógépekhez kifejlesztve az optimális tisztítási eredmény érdekében

A speciálisan mosogatógépeinkhez kifejlesztett porgranulátum optimális adagolást és tökéletes tisztítási és szárítási eredményeket biztosít. Ez fenntartható a környezet szempontjából, kíméli az erőforrásokat és elkerüli a túladagolást, csak annyit használ fel, amennyi szükséges. A PowerDisk poharak alapanyaga 100%-ban újrahasznosított műanyag.



Díj a legmagasabb higiéniai eredményekért a Miele AutoDos rendszerre vonatkozóan.

Részleteket a tesztkritériumokról itt talál: <https://www.miele.com/g7000-c>



## Kényelmes és egyszerű

Nem kell minden mosogatási ciklusnál a mosogatószere gondolnia, hanem csak körülbelül egy hónap múlva – mert a PowerDisk innovatív adagolási technológia átlagosan 20 mosási cikluson keresztül biztosítja a porgranulátumot<sup>1)</sup>. Így élvezheti az új szabadságot. Készüléke időben értesíti önt, amikor újra kell rendelnie a PowerDisket.



## Okos hálózat

A Miele@home segítségével teljes mértékben kihasználhatja a Miele készülékeiben rejlő lehetőségeket, és még intelligensebbé teheti mindennapjait: a mosogatógép biztonságosan és kényelmesen hálózatba kapcsolható, így a kezelés még egyszerűbb és kényelmesebb. Az egyedülálló kényelem előnyeit élvezheti. Ön dönti el, hogy akár az alkalmazáson keresztül aktiválja készülékét vagy egyszerűen csak tisztítószereket és tartozékokat rendel.

## Szabadság minden tekintetben

A GEN 7000 mosogatógépek maximális kezelési szabadságot biztosítanak. Használhatja az automatikus AutoDos adagolást integrált PowerDiskkel vagy klasszikus módon az adagolókamrán keresztül tablettával vagy porral. Egyénileg és bármikor eldöntheti, hogy melyik tisztítószerrel használja.

<sup>1)</sup> 20 mosogatási ciklushoz az ECO programban

<sup>2)</sup> Az Integratív Higiéniai és Virologiai Intézet tanúsítványa szerint a burkos és burokkal nem rendelkező vírusok (pl. korona, influenza vagy norovírusok) eltávolítása a tesztelt Higiénia és Intenzív programokban, mindegyik PowerDisk/UltraTabs használatával. Részleteket a tesztkritériumokról itt talál: [www.miele.com/g7000-c](http://www.miele.com/g7000-c).







Miele@home



# Háztartási készülékek hálózatba kapcsolása: Miele@home\*

## A Miele@home termékellőnyei

Okos hálózat: a Miele@home innovatív rendszerünkkel teljesen kihasználhatja a Miele készülékeiben rejlő lehetőségeket, és még intelligensebbé teheti a mindennapjait. Minden intelligens Miele háztartási készülék kényelmesen és biztonságosan hálózatba kapcsolható. A kezelés egyszerű – a Miele App, az okos hangvezérlés vagy meglévő Smart Home rendszerekbe való integrálás révén. A hálózatba kapcsolás az otthoni Wi-Fi-router és a Miele Cloud segítségével történik.



### Miele App\*\*

Tökéletes társ: a Miele App révén mindig figyelemmel kísérheti Miele háztartási készülékeit. Szeretné például nyomon követni a sütőben zajló ételkészítési folyamatot? Vagy tudni szeretné, hogy befejeződött-e már a mosóprogram? Az App ellátja önt a szükséges információkkal, és kényelmes, gyors kezelést kínál. Ezenkívül az App olyan kiegészítő információkat és szolgáltatásokat kínál az ön Miele készülékeihez, mint pl. a BaristaAssistant vagy a receptek. Töltse le most az Appot!



### Okos hangvezérlés\*\*\*

Kapcsolja hálózatba okos Miele háztartási készülékeit digitális hangvezérlő-rendszerekkel. Az Amazon Alexa vagy a Google Home segítségével kényelmesen elindíthatja a programokat, elvégezheti a beállításokat vagy lekérdezheti a készülékek állapotát. Ha tele van a keze, az ArtLine készülékeken a sütő ajtaját egyszerűen, hangvezérléssel kinyithatja. Egyre több rendszeren jelenítenek meg a kijelzők vizuális visszajelzést, nagyobb kényelmet biztosítva a mindennapokban.




### Integrálás Smart Home rendszerekbe

A Smart Home megkönnyíti a mindennapi életet, és egyéni otthoni kényelmet teremt. A redőnyök, a fűtés és a háztartási készülékek kommunikálnak egymással, és egyre inkább az App vagy hangutasítás segítségével történik a vezérlésük. Számos Miele készülék is hálózatba kapcsolható. A praktikus Miele Cloud interfésznek köszönhetően ezeket gyorsan és egyszerűen integrálhatja saját Smart Home partneri alkalmazásába. Így a teljeskörűen hálózatba kapcsolt otthon hatékonyságát és kényelmét élvezheti.



# Háztartási készülékek hálózatba kapcsolása: Miele@home\*

A Miele App\*\* termékjellemzői



## Dashboard

Mindig az aktuális szinten: a Dashboardon ön az összes hálózatba kapcsolt Miele készülékének állapotát látja.

## MobileControl


A MobileControl segítségével az Appon keresztül vezérelheti készülékeit – bárhol is van.

## RemoteUpdate

A rendelkezésre álló szoftverfrissítések egyszerűen továbbíthatók az adott készülékre és telepíthetők – anélkül, hogy szerviztechnikust kellene hívnia.

## Demo mód

A Miele App demo módja egy első benyomást ad a Miele App előnyeiről, még akkor is, ha még nem rendelkezik hálózatba kapcsolható Miele háztartási készülékekkel.



Fedezze fel a Miele Appban rejlő lehetőségeket!  
[www.miele.hu](http://www.miele.hu)



Töltse le most a Miele Appot!



\* A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre. A Miele hálózatba kapcsolható háztartási készülékeinek rendszerkövetelményeit a [miele.com/systemrequirements](http://miele.com/systemrequirements) oldalon találja meg.

\*\* Mobil végkészülékre elérhető. A minimális rendszerkövetelmények az App Store-ban megadott információkban találhatóak.

\*\*\* A hangvezérlés a Google LLC és az Amazon Alexa nevű szolgáltatásait használja és azok rendelkezésre állásától függ. A rendelkezésre álló funkciók köre országtól függően változhat. A Google, Google Home és a Google Nest Mini a Google LLC márkái. A Google Nest Mini működéséhez Wi-Fi, internetkapcsolat, egy közeli csatlakozóaljzat, egy Google-fiók és egy kompatibilis mobilkészülék szükséges. Az operációs rendszerrel kapcsolatos minimum követelményeket a [g.co/home/req](http://g.co/home/req) oldalon találja.

Kompatibilis az Alexa hangvezérléssel. Az Amazon, az Alexa és az összes hozzá tartozó márka az Amazon.com, Inc. vagy kapcsolódó vállalkozásainak márkái.\*\*\*



**A Miele különféle kialakítású mosogatógépeket kínál önnek a konyhájához.**

Milyen fajta készüléket szeretne?

A Miele mosogatógépek kialakításai



**Teljesen integrált mosogatógépek**

A készülék teljes előlapja befedhető konyhájának egyedi előlap-dekorációjával vagy a Miele nemesacél CleanSteel fronttal. Ezáltal a készülék tökéletesen integrálható a konyhája designjába.



**Integrálható mosogatógépek**

A készülék előlapja a beépített konyha egyedi előlap-dekorációjával fedhető be – mintha konyhája designját egy darabból öntötték volna ki. Másik megoldásként az előlapburkolat rendelkezésre áll nemesacél CleanSteel kivitelben is.




#### **Szabadonálló mosogatógépek**

Szabadon felállítható, önálló készülékek robusztus fedőlappal, amelyet munkafelületként használhat. Mivel a készülék nincs fixen beépítve, költözéskor egyszerűen magával viheti, az új konyhai környezetben pedig ismét felállíthatja.



#### **Aláépíthető mosogatógépek**

Ideális cserekészüléknek már meglévő konyhabútorba. A készülék beépíthető egy munkafelület alá. Az aláépíthető mosogatógépek briliánsfehér és nemesacél CleanSteel kivitelben kaphatók.



**Felső beépítés**

Hajlogatás nélküli betöltés: minden beépíthető Miele mosogatógép problémamentesen beépíthető ergonomikus magasságba is.



# A maximális kényelemért és a tökéletes design harmóniáért

Miele mosogatógépek változatos beszerelési lehetőségei



## Miele FrontFit

A Miele beépíthető mosogatógépek problémamentesen beépíthetők ergonomikus magasságba is. A FrontFit technológiával a Miele olyan speciális modelleket kínál, amelyek minimálisan csökkentik a távolságot a lábához vagy a szomszédos elülső részhez. Ez optimális egységet hoz létre. Az intelligens csúszó-mechanikának köszönhetően a kezelés különösen kényelmes.



Egységes megjelenés: az új Miele FrontFit technológia optimális design-t biztosít minden beépítési helyzetben.



## Fogantyú nélküli mosogatógépek Knock2open technológiával

A készülék ajtájára kétszer koppintva automatikusan kinyílik a mosogatógép ajtaja – mindenfajta kézi fogantyú nélkül.



## Lábazat nélküli konyhai design

Még harmonikusabb megjelenés: a FrontFit-nek köszönhetően a Miele mosogatógépek akár szinte lábazat nélküli konyhakialakítással is kombinálhatók.

# Milyen fülke áll rendelkezésére?

A Miele mosogatógépek méretbeli sokszínűsége

A Miele mosogatógépei különböző készülékmagasságokban és -szélességekben érhetők el. Mindig az optimális megoldás konyhája számára!



## **XXL-mosogatógépek**

(85 cm magasság, 60 cm szélesség)

A Miele integrálható és teljesen integrálható mosogatógépei XXL-kivitelben is kaphatók. Ezek legalább 85 cm-es aláépítési magassággal rendelkező konyhákhoz megfelelők. Ideálisak a magasabb munkalappal felszerelt, új típusú konyhákhoz. Az XXL mosogatógépek akár 25%-kal nagyobb töltetmennyiséget képesek befogadni a felső kosárban a nagyobb rugalmasság és jobb elhelyezési lehetőségek érdekében, pl. a hosszútalpas poharakhoz, nagy kávéscsészékhez, és az akár 23 cm átmérőjű tárgyakhoz.



### **Standard mosogatógépek**

(81 cm magasság, 60 cm szélesség)

A legtöbb háztartásban jellemző standard fülkeméretű, 81 cm aláépítési magasságtól.



### **A Miele extra keskeny készülékei**

(81 cm magasság, 45 cm szélesség)

45 cm széles mosogatógépeink sem maradnak el nagyobb testvéreik mögött: evőeszközfiók, alacsony energiafogyasztás, és a lehető legkényelmesebb kosárkialakítás jellemzi a Miele keskeny, 45 cm szélességű mosogatógépeit is.

Ideális a kis létszámú és kis helytel rendelkező háztartásokba, ahol mégsem szeretnének lemondani a Miele mosogatógépek nyújtotta előnyökről.



# Melyik kezelési koncepciót részesíti előnyben?

A Miele mosogatógépek kezelőpanel koncepciója



Mosogatógépeink kezelőpaneljeinek koncepciójánál mindig egy dolog áll a középpontban: ön. A kezelés minden szinten felhasználóbarát kialakítású, a lépéseken pedig intuitív és logikus módon vezet végig önt.



**Kezelés érintéssel:** az M Touch S funkcióval görgetéssel és húzással navigálhat a menüben és választhat ki programokat a szimbólumokat használva – hasonlóan az okostelefonok működéséhez. Az enyhén döntött kijelzőről különösen jól leolvashatók az adatok. A kijelzővel felszerelt panel pedig érezhetően könnyedén tisztítható.

**Érintőgombokkal történő programválasztás:** közvetlenül kiválasztható programok széles választéka jelenik meg áttekinthető módon a kezelőpanelen.

A programok elnevezései és a további tartalmak a TFT szöveges kijelzőn jelennek meg.




Az obszidiánfekete és a kiváló minőségű nemesacél kombinációjának köszönhető **modern megjelenés** különleges hatást kelt, és optimálisan igazodik a konyhai környezethez.

Modelltől függően a teljes felületen választható briliánsfehér szín is.



A mosogatóprogramokat és mosogatási opciókat egyszerű gombnyomással választhatja ki. A kijelzés a 7-segmenses kijelzőn keresztül történik.


Kezelőpanel-színek az integrált mosogatógépekhez



CleanSteel nemesacél




Briliánsfehér




Obszidiánfekete



A teljesen beépíthető Miele mosogatógépek tökéletesen illeszkednek a konyhai környezetbe, a keskeny és átlátható kezelőpanel csak akkor jelenik meg, ha szükség van rá.



A legmagasabb szintű komfortot szolgálja az M Touch Vi kijelző: a nagy méretű jól olvasható TFT-kijelzőn ujjával érintve és húzva választhatja ki a programokat és opciókat, ennél egyszerűbb már nem is lehetne.



Az egysoros szöveges TFT-kijelző megkönnyíti a kijelzések leolvasását. A kezelőpanel modelltől függően hátulról megvilágított Miele logóval kapható.



A mosogatóprogramokat és mosogatósi opciókat közvetlenül a szimbólumok megérintésével választhatja ki vagy módosíthatja a kezelőpanelen – gyorsan és egyszerűen. Számos program közvetlen választással is vezérelhető.

Klasszikus design, egyszerű és áttekinthető kezelés. A program kiválasztása egy gomb megnyomásával történik a kijelzőn, a hátralévő futási idő megjelenik a 7 szegmenses kijelzőn.



Teljesen beépíthető mosogatógépek kezelőpanelje



AutoDos



# Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele mosogatógépek termékjellemzői\*


## **Exkluzív a Mielétől** Átgondolt tisztítórendszer

Kiváló eredmények: az AutoDos világszerte az első, integrált PowerDisk<sup>1)</sup> funkcióval rendelkező adagolás. A mosogatógép és az exkluzív granulátum így egy precízen összehangolt rendszert alkot – az adagolás a programtól függően és az optimális időben történik. Élvezze a szabadságot: egy PowerDisk átlagosan 20 mosogatáshoz<sup>2)</sup> elegendő utántöltés nélkül. És mindig a megfelelő mennyiségű granulátumot adagolja. Ez kíméli a környezetet és a pénztárcát.



## **FlexLine kosárialakítás**

A rugalmasság biztosítja a kényelmet: egyszerű beállítás, rugalmas behelyezés, és a legjobb tisztítási eredmények.



## **Exkluzív a Mielétől** Miele@home

Tegye okosabbá életét: a Miele@home segítségével okosan hálózatra kapcsolhatja háztartási készülékeit – a több lehetőségért.



## **Exkluzív a Mielétől** QuickPowerWash

Rövid program: a legjobb tisztítási eredmények átlagos szennyezettségű edényekhez 58 perc alatt.



## **Energiahatékonyság**

A tartósság programozva: sok Miele modell teljesíti a legmagasabb A energiahatékonysági osztály követelményeit.



## **Ellenőrzött higiénia**

Higiénikus tisztaság: mindegyik Miele mosogatógép a vírusok több mint 99,9%-át eltávolítja<sup>3)</sup>.

\* Modellől függő felszereltségi jellemzők

<sup>1)</sup> Szabadalom: EP2850990, US9962062

<sup>2)</sup> Az ECO programban

<sup>3)</sup> Az Integratív Higiéniai és Virologiai Intézet minősítése alapján a burokkal rendelkező és burok nélküli vírusoknak (pl. korona-, influenza-, illetve norovírusok) a tesztelt Higiénia és az Intenzív programban való eltávolítására vonatkoztatva, amelyek során mindig PowerDisk/UltraTabs mosogatószert használtak. A tesztkritériumok részleteit a következő weboldalon találja: <https://www.miele.com/g7000-c>.

# Mely termékjellemzők különösen fontosak önnek?

A Miele mosogatógépek termékjellemzői\*



**Exkluzív a Mielétől** **3D MultiFlex-fiók<sup>1)</sup>**  
Bepakolás a legnagyobb nyugalommal: a praktikus lehetőségekkel a kis edényeket is megfelelően elhelyezheti.



**Exkluzív a Mielétől** **BrilliantLight<sup>2)</sup>**  
A belső LED-es világítás tökéletes rálátást biztosít a tárgyak be- és kivételkor, még sötétebb körülmények között is.



**Exkluzív a Mielétől** **M Touch Vi kijelző**  
A nagy kijelző és az oldalirányú csúsztatással történő görgetés gyors, egyszerű kezelést biztosít.



**Exkluzív a Mielétől** **Szabadalmaztatott<sup>3)</sup> AutoOpen-szárítás**  
Az edények tökéletes szárítása: a szabadalmaztatott AutoOpen technológiának köszönhetően.



**Exkluzív a Mielétől** **AutoClose**  
Elég egyetlen érintés: az AutoClose funkció segítségével az ajtó a motorral önműködően bezárul.



**Exkluzív a Mielétől** **Knock2open<sup>4)</sup>**  
Refinált: a mosogatógép kiválóan integrálható a fogantyú nélküli konyhákba – és koppintásra automatikusan nyílik.



**Csekély zajkibocsátás**  
A Miele Silence csomaggal mosogatógépeink kiváló eredményeket érnek el, és szinte hangtalanul dolgoznak.



**Extra halk**  
Ennyire halk: a program mindössze 38 dB(A) zajszinttel olyan halkan mosogat, hogy szinte észre sem vehető.



**SensorDry**  
A mosogatóprogram intelligens beállításai energiát és időt takarítanak meg a szárításnál.



### ComfortClose

Praktikus: az ajtó különösen könnyen nyitható és zárható, és a kívánt helyzetben megáll.



### Brilliant GlassCare<sup>5)</sup>

Óvatos és értéktartó: a Brilliant Perfect GlassCare kíméletesen ápolja poharait.



### Melegvíz-csatlakozás

Akár 35% árammegtakarítás<sup>6)</sup>: minden Miele mosogatógép csatlakoztatható egy max. 60 °C-os melegvíz-csatlakozóhoz.



### Teríték

Sok hely az edényeknek: hely akár 14 teríték számára.



### EcoPower-technológia

Vizet és energiát takarít meg: az erőforrások hatékony kímélése a praktikus kialakítású vízbemenetnek köszönhetően.



### Féltöltet

Nincs szükség teljes megtöltésre: az automatikus töltetfelismerés beállítja a víz- és áramfogyasztást.



### Frissvízrendszerű mosogatógép 6 liter vízfogyasztástól

Minimális vízfogyasztás az Automatikus programban a legjobb eredmények mellett az erőforrások kímélése érdekében.



### FlexiTimer

Okos: a készülék ennek során mindig automatikusan a legkedvezőbb áramdíjszabást választja ki az Ön számára.

\* Modelltől függő felszereltségi jellemzők

<sup>1)</sup> szabadalom: DE102008062761, EP2201887, US9516990

<sup>2)</sup> szabadalom: EP2233061, US8297768


<sup>3)</sup> szabadalom: DE102007008950, EP 2120671, US 8671587

<sup>4)</sup> szabadalom: EP2428153, US875824, US9267319

<sup>5)</sup> kímélő program

<sup>6)</sup> programkombinációban, a hideg víz csatlakozáshoz képest





# Milyen kosárkialakításra van szüksége?

A GEN 7000\* Miele mosogatógép kosárkialakítása



**Exkluzív a Mielétől** **3D MultiFlex-fiók**  
Minden evőeszköz külön helyezkedik el, a szennyeződések maradéktalan eltávolítása után a készülék tökéletesen megszáritja az evőeszközöket. Az olyan kicsi edények, mint például az eszpresszós csészék, itt elhelyezhetők.



**Exkluzív a Mielétől** **FlexCare pohártartó**  
Egyedülállóan biztonságos és kímélő elhelyezés: beépített szilikonréteg és hullámos kialakítás garantálja a biztonságos tartást.



**Exkluzív a Mielétől** **FlexCare csészertartó**  
Védelmet biztosító szilikon elemek és hullámos kialakítás a tökéletes tartásért.



**XL Assist**  
Tökéletes nagy dolgokhoz: az XL-Assist segítségével helytakarékosan elhelyezheti a fazekakat és tálakat.



**MultiClip**  
Praktikus apró dolgokhoz: a MultiClip segítségével könnyedén rögzíthet kis tálakat, kannákat vagy fedeleket a kosárhoz.



**Exkluzív a Mielétől** **StrawClean**  
Gondosan tiszta: az újrafelhasználható szívószálat alaposan megtisztítja és biztonságosan a helyükön tartja.



**FlexCare Glass&Bottle**  
Maximális rugalmasság: a palackok és poharak biztonságos helyet találnak az alsó kosárban az optimális tisztítás érdekében.



**Két részes kihajtható tüksoros**  
Tálak tökéletes szárítása és elhelyezése.



**Ergonomikus kosárfogantyúk**  
Egyszerűbbé teszik a mindennapokat: a kosarak ergonomikus fogantyúi megkönnyítik a kezelést minden ki- és berakodáskor.



# Milyen kosárkialakításra van szüksége?

A Miele mosogatógép kosárkialakítása, 60 cm széles

## „MaxiComfort“ kosárkialakítás

### 3D MultiFlex-fiók


- 1 állítható magasságú jobb oldali rész
- 2 oldalirányban állítható bal oldali rész

### Felső kosár:

- 3 állítható magasságú
- 4 komplett két részes kihajtható tükkesor
- 5 FlexCare-csészertartó hullámos kialakítással és szilikon elemekkel a borospoharak számára
- 6 széles fogantyúelem nemesacéllal, ergonomikus perem, a felső és alsó kosárban

### Alsó kosár:

- 7 MultiComfort-terület
- 8 2 kihajtható tükkesor
- 9 állítható magasságú FlexCare-pohártartó
- 10 állítható magasságú FlexCare Glass & Bottle (két palack számára)
- 11 StrawClean
- 12 2 MultiClips
- 13 XL-Assist



## „ExtraComfort“ kosárkialakítás

### 3D MultiFlex-fiók


- 1 állítható magasságú jobb oldali rész
- 2 oldalirányban állítható bal oldali rész

### Felső kosár:

- 3 állítható magasságú
- 4 két részes kihajtható tükkesor (elől)
- 5 FlexCare-csészertartó hullámos kialakítással rögzítő elemekkel borospoharak számára
- 6 széles fogantyúelem, ergonomikus perem a felső és alsó kosárban


### Alsó kosár:

- 7 MultiComfort-terület
- 8 2 tükkesor (jobb oldalon kihajtható, bal oldalon rögzített)
- 9 állítható magasságú FlexCare Glass & Bottle (két palack számára)
- 10 2 MultiClips
- 11 XL-Assist





## „Comfort“ kosárkialakítás



### 3D MultiFlex-fiók\*

- 1 állítható magasságú jobb oldali rész
- 2 oldalirányban állítható bal oldali rész

### Felső kosár:

- 3 állítható magasságú
- 4 rögzített túsoros
- 5 FlexCare-csészetartó hullámos kialakítással
- 6 széles fogantyúelem a felső és alsó kosárban

### Alsó kosár:

- 7 MultiComfort-terület
- 8 2 túsoros (jobb oldalon kihajtható, bal oldalon rögzített)

# Milyen kosárkialakításra van szüksége?

A Miele mosogatógép kosárkialakítása, 60 cm széles

## „MaxiComfort P“ kosárkialakítás

### 3D MultiFlex-fiók


- 1 állítható magasságú jobb oldali rész
- 2 oldalirányban állítható bal oldali rész

### Felső kosár:


- 3 állítható magasságú
- 4 komplett két részes kihajtható túsoros
- 5 FlexCare-csészetartó hullámos kialakítással és szilikon elemekkel a borospoharak számára
- 6 széles fogantyúelem nemesacéllal, ergonomikus perem, a felső és alsó kosárban

### Alsó kosár:

- 7 MultiComfort-terület
- 8 2 kihajtható túsoros
- 9 állítható magasságú FlexCare-pohártartó
- 10 állítható magasságú FlexCare-pohártartó MultiClippel
- 11 kihajtható palacktartó



## „ExtraComfort P“ kosárkialakítás



### 3D MultiFlex-fiók

- 1 állítható magasságú jobb oldali rész
- 2 oldalirányban állítható bal oldali rész


### Felső kosár:

- 3 állítható magasságú
- 4 két részes kihajtható túsoros (elől)
- 5 FlexCare-csészetartó hullámos kialakítással és szilikon elemekkel borospoharak számára
- 6 széles fogantyúelem, ergonomikus perem a felső és alsó kosárban

### Alsó kosár:

- 7 MultiComfort-terület
- 8 2 túsoros (jobb oldalon kihajtható, bal oldalon rögzített)
- 9 állítható magasságú FlexCare-pohártartó

### „ComfortPlus“ kosárkialakítás



#### 3D MultiFlex-fiók\*

- 1 állítható magasságú jobb oldali rész
- 2 oldalirányban állítható bal oldali rész


#### Felső kosár:

- 3 állítható magasságú
- 4 rögzített túsoros
- 5 FlexCare-csészetartó hullámos kialakítással
- 6 széles fogantyúelem, ergonomikus perem a felső és alsó kosárban

#### Alsó kosár:

- 7 MultiComfort-terület
- 8 2 túsoros (jobb oldalon kihajtható, bal oldalon rögzített)

### „Comfort“ kosárkialakítás



#### 3D MultiFlex-fiók\*

- 1 állítható magasságú jobb oldali rész
- 2 oldalirányban állítható bal oldali rész

#### Felső kosár:

- 3 állítható magasságú
- 4 rögzített túsoros
- 5 FlexCare-csészetartó hullámos kialakítással
- 6 széles fogantyúelem a felső és alsó kosárban

#### Alsó kosár:

- 7 MultiComfort-terület
- 8 2 túsoros (jobb oldalon kihajtható, bal oldalon rögzített)


\*\* Modelltől függő felszereltségi jellemzők



# Milyen kosárkialakításra van szüksége?

A Miele mosogatógép kosárkialakítása\*, 45 cm széles

## „MaxiComfort 45“ kosárkialakítás



### MultiFlex-fiók 45

1 kihajtható tüskével a nagy evőeszközök-höz

### Felső kosár:

- 2 állítható magasságú
- 3 két részes kihajtható tüskesor
- 4 FlexCare-csészetartó hullámos kialakítás-sal és szilikon elemekkel a borospoharak számára
- 5 széles fogantyúelem nemesacéllal, ergonomikus perem, a felső és alsó kosárban

### Alsó kosár:

- 6 MultiComfort-terület
- 7 2 kihajtható tüskesor
- 8 állítható magasságú FlexCare-pohártartó
- 9 állítható magasságú FlexCare-pohártartó MultiClippel

## „ExtraComfort 45“ kosárkialakítás

### MultiFlex-fiók 45


1 tüskével a nagy evőeszközökhöz

### Felső kosár:


- 2 széles fogantyúelem, ergonomikus perem a felső és alsó kosárban
- 3 állítható magasságú
- 4 tüskesor
- 5 FlexCare-csészetartó hullámos kialakítás-sal és szilikon elemekkel a borospoharak számára

### Alsó kosár:

- 6 MultiComfort-terület
- 7 2 kihajtható tüskesor
- 8 állítható magasságú FlexCare-pohártartó



## „Comfort 45“ kosárkialakítás



### Eredeti Miele evőeszközfiók

1 tüsskékkel a nagy evőeszközökhöz

### Felső kosár:

- 2 ergonomikus kosárfogantyúk a felső és alsó kosárban
- 3 állítható magasságú
- 4 tüsskesor
- 5 FlexCare-csészetartó hullámos kialakítással

### Alsó kosár:

- 6 MultiComfort-terület
- 7 2 tüsskesor

# Minden szituációra felszerelve

A Miele mosogatógépek mosogatóprogramjai\*

## A Miele mosogatógép mosogatóprogramjai<sup>1)</sup>

**AutoDos:** granulátum adagolása a választott programtól függően történik – a szükséges mennyiségben és az optimális időpontban.

**IntenseZone:** ez az opció megnövelt tisztítóerőt biztosít az alsó kosárban, igény szerint bekapcsolható.

**Quick/Express:** ennek az Extrának a kiválasztásával lerövidíti a programidőt.

A PowerWash 60 °C programból a Quick kiválasztásával QuickPowerWash program lesz.

**Extra tiszta:** igény szerint bekapcsolható a megnövelt tisztítóerőt biztosít.

**Extra száraz:** a hosszabb szárítási fázisnak és az öblítési hőmérséklet növelésének köszönhetően még az olyan problémás edények is tökéletesen megszáradnak, mint pl. a műanyag edények.

**BottleClean:** palackokhoz és magas edényekhez szabva. Optimális tisztítás a FlexCare Glass & Bottle használatával.

## Programok a mindennapokhoz



### **Automatikus 45–60 °C**

Nem érzékeny edényekhez: például a vegyes edényekhez háztartási ételmaradékokkal.



### **ECO**

Valóban takarékos: a víz és energiatakarékos program alkalmas a vegyes edényekhez.



### **PowerWash 60 °C**

A legjobb tisztítási és szárítási eredmények a normál szennyezettségű edényeknél 90 perc alatt.



### **ComfortWash 45 °C**

A program ideális enyhén szennyezett edények és hőmérséklet-érzékeny poharak tisztítására.



### **Intenzív 75 °C**

Maximális tisztítás: a fazekak és serpenyők maradéktalanul tiszták lesznek.



## További programok speciális alkalmazásokhoz



### Higiénia 75 °C

A magas hőmérséklet használata révén higiénikusan tisztíthatók például a cumisüvegek. A Rhein-Waal Egyetem által tanúsítva.<sup>2)</sup>



### Tészta/Paella 75 °C

A keményítőtartalmú ételekhez: a magasabb hőmérsékletnek és a hosszabb áztatási időnek köszönhetően maradéktalanul eltávolítja a tészta-, rizs- és krumplimaradványokat.



### Exkluzív a Mielétől SolarSpar

Verhetetlen: minimális, mosogatási ciklusonként 0,07 kWh áramfogyasztás napenergia, hőszivattyú vagy gáz-/olajfűtés segítségével.



### QuickPowerWash 55 °C

A legjobb tisztítási és szárítási eredmények a normál szennyezettségű edényeknél 58 perc alatt.



### Felső kosár nélkül 65 °C

Nagy méretű edényekhez: így a terjedelmesebb mosogatnivaló is problémamentesen tisztítható az alsó kosárban.



### Extra halk 50 °C

Alig hallható: vegyes edényekhez enyhén rászáradt ételmaradékok esetén.



### Söröspoharak 45 °C

Ragyogó megjelenés: a program megtisztítja és megszáritja a söröspoharakat, ezáltal garantálja a tökéletes habkoronát.



### Gép tisztítása 75 °C

Ápolóprogram: a mosogatógép hatékony alaptisztítása a szagok megelőzésére.



### Só kiöblítése

Praktikus a tisztításhoz: a sótartály feltöltése után a sómaradványok a mosogatótérből eltávolításra kerülnek.



### Kímélő 45 °C

Kímélő tisztítás: a program a kissé szennyezett, hőmérsékletre érzékeny edények és poharak ideális mosogatására alkalmas.



### ComfortWash+ 55 °C

Nagy tisztítási teljesítmény: a ComfortWash+ még a makacs szennyeződések is alaposan eltávolítja.

\* Modellőlől függő felszereltségi jellemzők

<sup>1)</sup> A mosogatási opció befolyásolhatja az áram-/vízfogyasztást vagy a programidőt

<sup>2)</sup> A tesztkritériumok részleteit a következő weboldalon találja: <https://www.miele.com/g7000-c>

# Felelősséget vállalunk környezetünkért

## Vállalati filozófiánk alapja

A környezettel szembeni felelős bánásmódnak a Mielénél hagyománya van! „Immer besser“ ("Mindig jobban") mottókhöz híven hosszú évek óta fejlesztünk önöknek olyan háztartási készülékeket, amelyek védik környezetünket és erőforrásainkat. Ez az anyagkiválasztásnál kezdődik, a hatékony gyártással folytatódik és – a készülék hosszú élettartamát követően – a környezetbarát újrafeldolgozással fejeződik be.

### **Maximális energiahatékonyság**

ECO programunknak köszönhetően mosogatógépeink különösen gazdaságosak. Sok modellünk eléri a legmagasabb A energiahatékonysági osztályt. Ez mindössze 0,54 kWh fogyasztási értéket tesz lehetővé az ECO programban – nagyobb költségmegtakarítás és kevesebb erőforrás-felhasználás érdekében.

### **Innovatív víztakarékosság**

A víz fontos erőforrás. Annál fontosabb, hogy óvatosan bánjunk vele. A Miele mosogatógépek kizárólag friss vízzel tisztítanak, az Automatikus programban pedig alig 6 literes vízfogyasztással működnek. Ezt az intelligens EcoPower-technológia teszi lehetővé. Ezzel a Miele az elmúlt 30 évben 85%-kal csökkentette a vízfogyasztást.

### **Kisebb áramfogyasztás**

Minden Miele mosogatógép csatlakoztatható emellett egy max. 60 °C-os melegvíz-csatlakozóhoz. Így az áramfelhasználás tovább csökkenthető. Átlagosan\* akár 35% energia takarítható meg minden programnál.

Ennek eredményeként a Miele mosogatógépei nemcsak különösen nagy teljesítményűek, hanem környezetbarátak is – mindez a legjobb tisztítási eredmény mellett, amit elvárhat!

### Meleg víz

Emellett minden Miele mosogatógép csatlakoztatható egy max. 60 °C-os melegvíz-csatlakozóhoz. Így a Kímélő program használata esetén az áramfelhasználás akár 35%-kal, a programidő pedig akár 10%-kal csökkenhet. Az ECO programban a mosogatógép energiafogyasztása akár 0,29 kWh-ra is lecsökkenhet.

\* programkombinációban, a hideg víz csatlakozáshoz képest





A

B

C

D

E

F

G



# Maximális Miele minőség a hosszú élettartamért

A Miele mosogatógépek átfogó minőségi tesztelése





tesztelt  
Minőség

A Miele számára a biztonság kiemelt szempont. Ezért különleges hangsúlyt helyezünk a gyártásra és a felhasznált anyagokra.

#### **Teljesítményteszt**

A teljesítményteszt során a tisztítási és szárítási eredmények mellett minden egyes mosogatóprogram zaj- és a fogyasztási értékeit is összevetjük a Miele magas minőségi követelményeivel.

#### **Kosárteszt**

A valóság-hű ellenőrzési feltételek megteremtése érdekében a kosarakat különböző súlyokkal töltjük meg: max. 3 kg az evőszékfiókba, max. 10 kg a felső kosárba, max. 20 kg az alsó kosárba kerül. Meghatározott terhelés mellett a kosarakat 100 000 alkalommal automatikusan be- és kifelé mozgatjuk.

#### **Ajtó tartóteszt**

Egy készülék hosszú élettartama alatt a mosogatógép ajtaja különösen nagy igénybevételnek van kitéve. Ezt a terhelést egy tartóteszt szimulálja: egy különleges berendezés 100 000 alkalommal automatikusan kinyitja és becsukja a mosogatógép ajtaját.

# Tökéletes ápolás a minőségi poharaknak

A Miele mosogatógépek kímélik az edényeket és poharakat

## A Riedel a Miele mosogatógépeket ajánlja

Sérülékeny, minőségi borospoharat mosogatógépben tisztítani? A Miele számára nem probléma! Mivel a különleges felszereltségi jellemzők egyedülálló kombinációjának köszönhetően a Miele a poharak kímélő tisztításának specialistája:

- 3D MultiFlex-fiók<sup>1)</sup>:  
hosszú szárú poharak kíméletes elhelyezése a felső kosárban
- Miele FlexLine kosárkialakítás:  
borospoharainak kímélő elhelyezése
- Szabadalmaztatott AutoOpen szárítás<sup>2)</sup>:  
kímélő, ragyogó szárítás utólagos polírozás nélkül
- Kímélő program<sup>\*</sup>:  
optimálisan vezérelt pohártisztítás
- Miele tisztítószerek:  
tökéletesen beállított tisztítószerek speciális üvegvédő összetétellel

Az eredmény: csillogóan tiszta poharak utólagos polírozás nélkül. Nincsenek cseppek, vízfoltok, törött poharak. Az értékes poharak sok mosogatás után is ugyanolyan szépek, mint az első napon.

Még a vékony falú minőségi poharakat is nyugodtan mosogathatja a Miele mosogatógépben. Ezt az állítást a borospoharakat feltaláló és gyártó Riedel Glas cég is megerősíti. Maximilian Riedel kifejezetten a Miele mosogatógépeit ajánlja az általa gyártott (kézzel és géppel fújt) poharak tisztításához:



Miele tisztítószerek



”

Kiváló minőségű poharak gyártójaként nagyon fontos számomra, hogy poharaink tökéletesen és kíméletesen tisztíthatók.

A Mielével kombinálva a poharak ápolása gyerekjáték, az eredmény pedig egyszerűen verhetetlen.

Maximilian Riedel

<sup>1)</sup> szabadalom: DE102008062761, EP2201887, US9516990

<sup>2)</sup> szabadalom: DE102007008950, EP2120671, US 8671587

\* Modelltől függő felszereltségi jellemzők





# Hasznos információk részletesen

## Miele mosogatógépek szójegyzéke

### 3D MultiFlex-fiók<sup>1)</sup>

Javítottuk az evőeszközfiókot: most az étkezéslet kisebb darabjait, például az eszpresszós csészéket is elhelyezheti a mosogatógép evőeszköz-mosogatófiójában. A 3D-MultiFlex fiók egy süllyesztett középső és két oldalsó részből áll. A bal oldalt eltolhatja jobbra, hogy a felső kosárban helyet csináljon a magas borospoharaknak. A süllyesztett jobb oldali részben kényelmesen elhelyezheti a nagy evőeszközöket és az étkezéslet kisebb darabjait.

### AutoClose

A Miele AutoClose funkcióval a mosogatógép automatikusan és nagyon finoman záródik. Ez nemcsak kényelmes, hanem elegáns is – csaknem mágikus pillanat a mindennapokban. Elég, ha az ajtó csak finoman hozzárér a készülékhez – a mosogatógép motor segítségével önműködően záródik.

### AutoDos

Kiváló eredmények: az AutoDos világszerte az első, integrált PowerDisk<sup>2)</sup> funkcióval rendelkező adagolás. A mosogatógép és az exkluzív granulátum így egy precízen összehangolt rendszert alkot – az adagolás a programtól függően és az optimális időben történik. Élvezze a szabadságot: egy PowerDisk átlagosan 20 mosogatáshoz elegendő<sup>3)</sup>.

### AutoOpen szárítás<sup>4)</sup>

A mosogatóprogram végén a mosogatógép ajtaja automatikusan kinyílik és résnyre nyitva marad. A ventilátor kiegészítő támogatásával a meleg, párás levegő kivezethető a mosogatótérből, és még a nehezen mosható mosogatóval, például műanyag edények is teljesen szárazak lesznek. A munkalapot a levegő speciális kialakítású vezetése óvja meg a nedvességtől.

### Brilliant GlassCare

A Brilliant GlassCare kímélő mosogatást biztosít a poharak számára. A kímélő program már 45 °C-on is tisztít. A borospoharak szilikonpárnákkal ellátott FlexCare pohártartóba helyezhetők. A program végén a szabadalmaztatott AutoOpen szárítási funkció automatikusan kinyitja a mosogatógép ajtaját. A poharak utólagos polírozás nélkül is szárazak – és az üvegvédő formulát tartalmazó különleges tisztítószereinkkel optimálisan ápolhatók.

### BrilliantLight<sup>5)</sup>

A szabadalmaztatott <sup>5)</sup> ajtóvezérlésnek köszönhetően a mosogatógép kinyitáskor automatikusan négy erős LED kezd világítani. Ez a négy erős LED ragyogó fénybe vonja a belső teret. A mosogatógép munkatere tökéletes megvilágítást kap, ami érezhetően megkönnyíti a kosarak be- és kipakolását.

### ComfortClose

Tapasztalja meg a különösen könnyen járó Miele ajtó nyitását és zárását. Az ajtó ráadásul bármely tetszőleges helyzetben megáll.

### EcoPower-technológia

A vízfelhasználás az ECO-programban 8,4 literre van korlátozva. Így a felmelegítéshez is kevesebb energia szükséges – és ön profitálhat az energiahatékony mosogatógépből. A vízmegtakarítást egy intelligens kialakítású összefolyórendszer és egy új, rendkívül hatékony szűrőrendszer teszi lehetővé. A kiegészítő szigetelés csökkenti a hővesztést, és ezzel a víz felmelegítéséhez szükséges energiát is.

### Extra halk

A Miele Extra halk program mindössze 38 dB(A) zajszinttel olyan halkan mosogat, hogy szinte észre sem vehető. Ideális nyitott lakókonyhákhoz és éjszakai mosogatáshoz.

### Energiahatékonyság

Sok Miele modell eléri a legmagasabb, A energiahatékonysági osztályt. Az energiahatékonysági címkéről egy szempillantás alatt leolvashatja a mosogatógép hatékonyságát és teljesítményét. A Miele készülékek egyesítik a kiváló tisztítási és szárítási eredményeket, valamint a rendkívül alacsony áram- és vízfogyasztást.

### FlexLine kosárkialakítás

Az étkezéslet és az evőeszközök legkülönbözőbb darabjait mindig megfelelően helyezheti el lenyűgöző lehetőségekkel. A markáns és elegáns fogantyúval a kosarak biztonságosan kihúzhatók – bármilyen szögéből. A FlexCare csészétartó bütykei a csészék biztonságosan elhelyezhetők. A tálnak a két részben összehajtható tükörsorok között talal optimális helyet. És az értékes borospohár? A FlexCare pohártartóban a szilikonpárna gondoskodik védelméről.

### FlexiTimer

A készülék ennek során mindig automatikusan a legkedvezőbb áramdíj-szabást választja ki az ön számára.

### Frissvízrendszerű mosogatógép 6 liter vízfogyasztástól

A Miele mosogatógépek kizárólag friss vízzel tisztítanak, az Automatik programban pedig alig 6 literes vízfogyasztással működnek – ez jóval kevesebb, mint amennyi egy mosogató feltöltéséhez szükséges. Ezzel a Miele az elmúlt 30 évben 85%-kal csökkentette a vízfogyasztást. Az áramfogyasztás is új csúcspontot ér el: az ECO programban a Miele mosogatógépek mindössze 0,54 kWh-t fogyasztanak.

### Ellenőrzött higiénia<sup>6)</sup>

Gondtalan mosogató: a PowerDisk, ill. az UltraTabs mosogatószerekkel kombinálva a Higiénia és az Intenzív program az összes lehetséges vírus (pl. korona, influenza- vagy norovírusok) több mint 99,9%-át megbízhatóan eltávolítja. Ezt a Higiéniai és Virologiai Intézet ellenőrzése is megerősítette.\*

A Rhein-Waal Egyetem által elvégzett tesztek is bizonyították a Miele mosogatógépek rendkívüli higiénikus tisztítási teljesítményét. A higiéniai teszt során az AutoDos és a PowerDisk használatával az ECO és a QuickPowerWash 65 °C program a baktériumok (enterococcus faecium) több mint 99,99%-át eltávolítja.

### Féltöltet

Tiszta lelkiismerettel mosogathat kisebb mennyiségű edényeket is: mosogatógépe majdnem minden programnál automatikusan megméri az edények mennyiségét a mosogatótérben, és pontosan hozzáigazítja a vízhasználatot. Az automatikus töltetfelismeréssel nem kell többé arra várnia, hogy megteljen a mosogatógép.

### Knock2open<sup>7)</sup>

Nem varázslat, csupán Miele: a Knock2open mágikus élménnyé teszi a mosogatót, és így tökéletes megoldást jelent a fogantyúk nélkül kialakított konyhákba. A teljesen beépíthető Miele mosogatógép előlapjára kettőt koppintva a kifinomult nyitómechanizmus teljesen önállóan kb. 10 cm-re kinyitja az ajtót. Olyan kényelem, mely nap mint nap elvarázsol.

## Miele@home

Okos hálózat: a Miele@home innovatív rendszerünkkel Miele@home, teljesen kihasználhatja Miele készülékeiben rejlő lehetőségeket, még intelligensebbé teheti mindennapjait. Minden intelligens Miele háztartási készülék kényelmesen és biztonságosan hálózatba kapcsolható. A kezelés egyszerű: Miele Miele App-pal, hangvezérléssel vagy integrálással meglévő otthoni okos megoldásokba. A hálózatba kapcsolás az otthoni Wi-Fi-router és a Miele Cloud segítségével történik.

## M Touch Vi kijelző

Kezelje mosogatógépét egyszerűen úgy, mint az okostelefonját: a nagy színes TFT-kijelzőn a programok és a mosogatási opciók szöveges szimbólumokként jelennek meg, akár egy alkalmazásban. Egy koppintással választhat vagy ujját balra húzva görgethet végig a programokon és opciókon. A TFT-kijelző egy, a mosogatógépek számára kialakított új kijelzőbe van beépítve, amely egyesíti a kényelmes kezelést a viszfogott formatervezéssel.

## QuickPowerWash

Együttműködésben verhetetlenek: a QuickPowerWash mosogatóprogrammal és a kifejezetten hozzá kialakított UltraTabs-szal vagy PowerDisk-vel a legjobb tisztítási és szárítási eredményeket érheti el a normál szennyezettű edényeknél 58 perc alatt. A speciálisan kifejlesztett mosogatószerek rövidebb, csupán 2–3 percnyi oldódási idővel rendelkeznek. Ezáltal a tisztítási teljesítmény már a mosogatóprogram elején rendelkezésre áll.

## SensorDry

A konyhában a szobahőmérséklet és a mosogatógépben lévő töltet mennyisége befolyásolhatja a szárítási folyamatot. Az Automatikus programban a SensorDry optimális szárítási eredményeket biztosít még az ideálisnál gyengébb körülmények között is.

## Melegvíz-csatlakozás

Minden Miele mosogatógép csatlakoztatható emellett egy max. 60 °C-os melegvíz-csatlakozóhoz. Így az áramfelhasználás tovább csökkenthető. Átlagosan akár 35% energia takarítható meg minden programnál.

\*modellfüggő

1) szabadalom: DE102008062761, EP2201887, US9516990

2) szabadalom: EP2850990, US9962062

3) Az ECO programban

4) szabadalom: DE102007008950, EP2120671, US 8671587

5) szabadalom: EP2233061, US8297768

6) Az Integratív Higiéniai és Virologiai Intézet minősítése alapján a burokkal rendelkező és burok nélküli vírusoknak (pl. korona-, influenza-, illetve norovírusok) a Higiénia és az Intenzív programban való eltávolítására vonatkoztatva, amelyek során mindig PowerDisk/UltraTabs mosogatószert használtak. A tesztkritériumok részleteit a következő weboldalon találja: <https://www.miele.com/g7000-c>.

7) Szabadalom: EP2428153, US8758524



# Az ikonok jelentése

## A mosogatógépek ikonjainak áttekintése



### Energihatékonyság

A készülékek A-tól G-ig terjedő energiahatékonysági osztályokba kerülnek besorolásra.



### Zajsztint

A legcsendesebb mosogatógép hangereje 38 dB-től kezdődik az Extra halk programban.



### Evőeszköz-tisztítás

A szabadalmazott 3D-MultiFlex-fiók<sup>1)</sup> tökéletes kényelmet kínál a legmagasabb igények esetén is. Szélessége, magassága és mélysége sokoldalúan és optimálisan állítható.



A szabadalmaztatott 3D evőeszköz-mosogatófiók<sup>2)</sup> szélessége, magassága és mélysége is állítható. Középen kihajtható túsorral a hosszú, keskeny evőeszközökhöz.



A szabadalmaztatott 3D evőeszköz-mosogatófiók<sup>3)</sup> szélessége, magassága és mélysége is állítható.



Az eredeti evőeszköz-tartóban az evőeszközök külön helyezkednek el, a szennyeződések maradéktalan eltávolítása után a készülék tökéletesen megszáritja az evőeszközöket.



Rugalmasan elhelyezhető az alsó kosár első túsorai-ban.



### AutoDos

Tisztítószerek automatikus adagolása az optimális tisztítási eredmények és a legmagasabb kényelem érdekében.



### BrilliantLight

A belső tér tökéletes megvilágításáról 4 nagy fényerejű LED gondoskodik.



### Kijelző koncepció

Egyszerű és gyors kezelés simítással az érintőkijelzőn.




Egyszerű és gyors kezelés simítással a teljesen integrált érintőkijelzőn.

<sup>1)</sup> szabadalom: DE102008062761, EP2201887, US9516990

<sup>2)</sup> szabadalom: DE102008062761, EP2201887, US9516990

<sup>3)</sup> szabadalom: EP 2201887, DE 102008062761, US951699

# Aláépíthető mosogatógépek, 60 cm



Típus	G 5310 SCU Active Plus
<b>Design</b>	
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, hétszegmenses kijelző
MultiLingua	–
<b>Kényelem</b>	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	–
Automatikus mosogatószer-adagolás	–
PowerDisk funkcióval	–
Knock2open	–
Ajtózárás-résegítés	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•
Funkcióellenőrző	akusztikus
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>	
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,74
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,40
Szabvány-terítékszám	–
EcoFeedback	–
EcoPower technológia	•
Féltöltet	•
<b>Eredményminőség</b>	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
SensorDry	•
Aktív kondenzációs szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Mosogatóprogramok</b>	
QuickPowerWash	•
PowerWash	–
Higiénia	–
Tészta/paella	–
Gép tisztítása	–
<b>Mosogatási opciók</b>	
IntenseZone	–
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
<b>Kosárkialakítás</b>	
Kosárkialakítás	Comfort
<b>Biztonság</b>	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	–
Gyerekszár	•
Üzembehelyezési zár	–
<b>Műszaki adatok</b>	
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
<b>A panel színe</b>	
CleanSteel nemesacél	•


# Integrált mosogatógépek, 45 cm



Típus	G 5540 SCi SL Active
<b>Design</b>	
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, hétszögletes kijelző
MultiLingua	-
<b>Kényelem</b>	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	-
Automatikus mosogatószer-adagolás	-
PowerDisk funkcióval	-
Knock2open	-
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•
Funkcióellenőrző	akusztikus
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>	
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,1
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,70
Áramf. ECO pr. melegv. (kWh)	0,45
Szabvány-terítékszám	-
EcoFeedback	-
EcoPower technológia	•
Féltöltet	•
<b>Eredményminőség</b>	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
SensorDry	-
Aktív kondenzációs szárítás	-
BrilliantGlassCare	-
<b>Mosogatóprogramok</b>	
QuickPowerWash	•
PowerWash	-
Higiénia	-
Tészta/paella	-
Gép tisztítása	-
<b>Mosogatási opciók</b>	
IntenseZone	-
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
<b>Kosárkialakítás</b>	
Kosárkialakítás	Comfort 45 cm
<b>Biztonság</b>	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	-
Gyerekszár	•
Üzembehelyezési zár	-
<b>Műszaki adatok</b>	
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
<b>A panel színe</b>	
CleanSteel nemesacél	•




# Integrált mosogatógépek, 60 cm





Típus	G 5000 i Active	G 5110 SCi Active	G 5310 SCi Active Plus	G 7110 SCi AutoDos
<b>Design</b>				
Panel kivitele	egyenes panel	egyenes panel	egyenes panel	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, hétszegmenses kijelző	Háromjegyű, hétszegmenses kijelző	Háromjegyű, hétszegmenses kijelző	Egysoros szöveges kijelző
MultiLingua	-	-	-	•
<b>Kényelem</b>				
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	-	-	-	•
Automatikus mosogatószer-adagolás	-	-	-	•
PowerDisk funkcióval	-	-	-	-
Knock2open	-	-	-	-
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•	•
Funkcióellenőrző	akusztikus	akusztikus	akusztikus	Kijelző
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>				
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,9	8,5	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,93	0,84	0,74	0,64
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,64	0,57	0,40	0,40
Szabvány-terítékszám	-	-	-	-
EcoFeedback	-	-	-	•
EcoPower technológia	•	•	•	•
Féltöltet	-	-	•	•
<b>Eredményminőség</b>				
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•	•
SensorDry	-	-	•	•
Aktív kondenzációs szárítás	-	-	•	•
BrilliantGlassCare	-	-	•	•
<b>Mosogatóprogramok</b>				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	-	-	-	•
Higiénia	-	-	-	-
Tészta/paella	-	-	-	-
Gép tisztítása	-	-	-	•
<b>Mosogatási opciók</b>				
IntenseZone	-	-	-	-
Expressz program	•	•	•	•
Extra tiszta	•	•	•	•
Extra szárász	•	•	•	•
<b>Kosárkialakítás</b>				
Kosárkialakítás	Comfort	Comfort	Comfort	ComfortPlus
<b>Biztonság</b>				
Waterproof-rendszer	•	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	-	-	-	•
Gyerekszár	•	•	•	•
Üzembehelyezési zár	-	-	-	-
<b>Műszaki adatok</b>				
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70	1,70
<b>A panel színe</b>				
CleanSteel nemesacél	•	•	•	•
Briliánsfehér	-	•	-	-
Obszidiánfekete	-	-	-	-

# Integrált mosogatógépek, 60 cm



Típus	G 7200 SCi	G 7410 SCi AutoDos	G 7415 SCi XXL AutoDos	G 7920 SCi AutoDos
<b>Design</b>				
Panel kivitele	egyenes panel	egyenes panel	egyenes panel	döntött panel
Kezelési mód	programválasztó gomb	Softkeys	Softkeys	Érintőképernyős kezelés
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	M Touch S
MultiLingua	•	•	•	•
<b>Kényelem</b>				
Hálózatra csatlakozás a Miele@home segítségével	–	•	•	•
Automatikus mosogatószer-adagolás	–	•	•	•
PowerDisk funkcióval	–	–	–	–
Knock2open	–	–	–	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	AutoClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•	•
Funkcióellenőrző	Kijelző	Kijelző	Kijelző	Kijelző
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>				
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,4	8,4	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,54	0,54	0,54	0,54
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,29	0,29	0,29	0,29
Szabvány-terítékszám	–	–	–	–
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower technológia	•	•	•	•
Féltöltet	•	•	•	•
<b>Eredményminőség</b>				
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Aktív kondenzációs szárítás	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
<b>Mosogatóprogramok</b>				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Higiénia	–	•	•	•
Tészta/paella	–	–	–	•
Gép tisztítása	•	•	•	•
<b>Mosogatási opciók</b>				
IntenseZone	•	•	•	•
Expressz program	•	•	•	•
Extra tiszta	•	•	•	•
Extra száraz	•	•	•	•
<b>Kosárkialakítás</b>				
Kosárkialakítás	ComfortPlus	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort
<b>Biztonság</b>				
Waterproof-rendszer	•	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	•	•	•	•
Gyerekszár	•	•	•	•
Üzembehelyezési zár	–	–	–	–
<b>Műszaki adatok</b>				
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70	1,70
<b>A panel színe</b>				
CleanSteel nemesacél	•	•	•	–
Brillánsfehér	–	–	–	–
Obszidiánfekete	–	–	–	•

# Szabadonálló mosogatógépek, 45 cm



Típus	G 5540 SC SL Active
<b>Design</b>	
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, hétszegmenses kijelző
MultiLingua	-
<b>Kényelem</b>	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	-
Automatikus mosogatószer-adagolás	-
PowerDisk funkcióval	-
Knock2open	-
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•
Funkcióellenőrző	akusztikus
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>	
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,1
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,70
Áramf. ECO pr. melegv. (kWh)	0,45
Szabvány-terítékszám	-
EcoFeedback	-
EcoPower technológia	•
Féltöltet	•
<b>Eredményminőség</b>	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
SensorDry	-
Aktív kondenzációs szárítás	-
BrilliantGlassCare	-
<b>Mosogatóprogramok</b>	
QuickPowerWash	•
PowerWash	-
Higiénia	-
Tészta/paella	-
Gép tisztítása	-
<b>Mosogatási opciók</b>	
IntenseZone	-
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
<b>Kosárkialakítás</b>	
Kosárkialakítás	Comfort 45 cm
<b>Biztonság</b>	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	-
Gyerekszár	•
Üzembehelyezési zár	-
<b>Műszaki adatok</b>	
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
<b>A panel színe</b>	
Brillánsfehér	•



# Szabadonálló mosogatógépek, 60 cm




Típus	G 5110 SC Active	G 5132 SC Selection	G 5310 SC Active Plus	G 5310 SC Front Active Plus
<b>Design</b>				
Panel kivitele	egyenes panel	egyenes panel	egyenes panel	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, hétszegmenses kijelző	Háromjegyű, hétszegmenses kijelző	Háromjegyű, hétszegmenses kijelző	Háromjegyű, hétszegmenses kijelző
MultiLingua	-	-	-	-
<b>Kényelem</b>				
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	-	-	-	-
Automatikus mosogatószer-adagolás	-	-	-	-
PowerDisk funkcióval	-	-	-	-
Knock2open	-	-	-	-
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•	•
Funkcióellenőrző	akusztikus	akusztikus	akusztikus	akusztikus
<b>Hatékonyaság és fenntarthatóság</b>				
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,5	8,5	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,84	0,84	0,74	0,74
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,57	0,57	0,40	0,40
Szabvány-terítékszám	-	-	-	-
EcoFeedback	-	-	-	-
EcoPower technológia	•	•	•	•
Féltöltet	-	-	•	•
<b>Eredményminőség</b>				
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•	•
SensorDry	-	-	•	•
Aktív kondenzációs szárítás	-	-	•	•
BrilliantGlassCare	-	-	•	•
<b>Mosogatóprogramok</b>				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	-	-	-	-
Higiénia	-	-	-	-
Tészta/paella	-	-	-	-
Gép tisztítása	-	-	-	-
<b>Mosogatási opciók</b>				
IntenseZone	-	-	-	-
Expressz program	•	•	•	•
Extra tiszta	•	•	•	•
Extra száraz	•	•	•	•
<b>Kosárkialakítás</b>				
Kosárkialakítás	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
<b>Biztonság</b>				
Waterproof-rendszer	•	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	-	-	-	-
Gyerekszár	•	•	•	•
Üzembehelyezési zár	-	-	-	-
<b>Műszaki adatok</b>				
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70	1,70
<b>A panel színe</b>				
Briliánsfehér	•	•	•	-
CleanSteel Front	-	-	-	•

# Szabadonálló mosogatógépek, 60 cm




Típus	G 7110 SC AutoDos	G 7200 SC	G 7410 SC AutoDos
<b>Design</b>			
Panel kivitele	egyenes panel	egyenes panel	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb	programválasztó gomb	Softkeys
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző
MultiLingua	•	•	•
<b>Kényelem</b>			
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•	–	•
Automatikus mosogatószer-adagolás	•	–	•
PowerDisk funkcióval	–	–	–
Knock2open	–	–	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•
Funkcióellenőrző	Kijelző	Kijelző	Kijelző
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>			
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,4	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,64	0,54	0,54
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,40	0,29	0,29
Szabvány-terítékszám	–	–	–
EcoFeedback	•	•	•
EcoPower technológia	•	•	•
Féltöltet	•	•	•
<b>Eredményminőség</b>			
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•
SensorDry	•	•	•
Aktív kondenzációs szárítás	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•
<b>Mosogatóprogramok</b>			
QuickPowerWash	•	•	•
PowerWash	•	•	•
Higiénia	–	–	•
Tészta/paella	–	–	–
Gép tisztítása	•	•	•
<b>Mosogatási opciók</b>			
IntenseZone	–	•	•
Expressz program	•	•	•
Extra tiszta	•	•	•
Extra száraz	•	•	•
<b>Kosárkialakítás</b>			
Kosárkialakítás	ComfortPlus	ComfortPlus	ExtraComfort
<b>Biztonság</b>			
Waterproof-rendszer	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	•	•	•
Gyerekzár	•	•	•
Üzembehelyezési zár	–	–	–
<b>Műszaki adatok</b>			
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70
<b>A panel színe</b>			
Briliánsfehér	•	•	•
CleanSteel Front	–	–	–

# Teljesen integrált mosogatógépek, 45 cm



Típus	G 5790 SCVi SL
<b>Design</b>	
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
MultiLingua	•
<b>Kényelem</b>	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	–
Automatikus mosogatószer-adagolás	–
PowerDisk funkcióval	–
Knock2open	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•
Funkcióellenőrző	Kijelző
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>	
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	7,9
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,55
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,29
Szabvány-terítékszám	–
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Féltöltet	•
<b>Eredményminőség</b>	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
SensorDry	•
Aktív kondenzációs szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Mosogatóprogramok</b>	
QuickPowerWash	•
PowerWash	–
Higiénia	–
Tészta/paella	–
Gép tisztítása	•
<b>Mosogatósi opciók</b>	
IntenseZone	•
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
<b>Kosárkialakítás</b>	
Kosárkialakítás	ExtraComfort 45 cm
<b>Biztonság</b>	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	–
Gyerekszár	•
Üzembehelyezési zár	–
<b>Műszaki adatok</b>	
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	2,0
Előlap max. súlya (kg)	8,0
<b>A panel színe</b>	
CleanSteel nemesacél	•


# Teljesen integrált mosogatógépek, 60 cm



Típus	G 5150 SCVi Active	G 5150 Vi Active	G 5162 SCVi Selection	G 5350 SCVi Active Plus
<b>Design</b>				
Panel kivitele	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel
Kezelési mód	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, hétszegmentes kijelző	Háromjegyű, hétszegmentes kijelző	Háromjegyű, hétszegmentes kijelző	Háromjegyű, hétszegmentes kijelző
MultiLingua	-	-	-	-
<b>Kényelem</b>				
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	-	-	-	-
Automatikus mosogatószer-adagolás	-	-	-	-
PowerDisk funkcióval	-	-	-	-
Knock2open	-	-	-	-
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•	•
Funkcióellenőrző	akusztikus	-	akusztikus	akusztikus
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>				
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,5	8,5	8,5	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,84	0,83	0,84	0,74
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,57	0,56	0,57	0,40
Szabvány-terítékszám	-	-	-	-
EcoFeedback	-	-	-	-
EcoPower technológia	•	•	•	•
Féltöltet	-	-	-	•
<b>Eredményminőség</b>				
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•	•
SensorDry	-	-	-	•
Aktív kondenzációs szárítás	-	-	-	•
BrilliantGlassCare	-	-	-	•
<b>Mosogatóprogramok</b>				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	-	-	-	-
Higiénia	-	-	-	-
Tészta/paella	-	-	-	-
Gép tisztítása	-	-	-	-
<b>Mosogatási opciók</b>				
IntenseZone	-	-	-	-
Expressz program	•	•	•	•
Extra tiszta	•	•	•	•
Extra szárász	•	•	•	•
<b>Kosárkialakítás</b>				
Kosárkialakítás	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
<b>Biztonság</b>				
Waterproof-rendszer	•	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	-	-	-	-
Gyerekszár	-	-	-	-
Üzembehelyezési zár	-	-	-	-
<b>Műszaki adatok</b>				
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0	4,0	4,0	4,0
Előlap max. súlya (kg)	11,0	11,0	11,0	11,0
<b>A panel színe</b>				
Nemesacél	•	•	•	•
CleanSteel/obszidiánfekete	-	-	-	-
Obszidiánfekete	-	-	-	-




# Teljesen integrált mosogatógépek, 60 cm




Típus	G 7160 SCVi AutoDos	G 7250 SCVi	G 7255 SCVi XXL	G 7280 SCVi
<b>Design</b>				
Panel kivitele	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel
Kezelési mód	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző
MultiLingua	•	•	•	•
<b>Kényelem</b>				
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•	–	–	–
Automatikus mosogatószer-adagolás	•	–	–	–
PowerDisk funkcióval	–	–	–	–
Knock2open	–	–	–	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•	•
Funkcióellenőrző	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus
<b>Hatékonyság és fenntarthatóság</b>				
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,4	8,4	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,64	0,54	0,54	0,54
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,40	0,29	0,29	0,29
Szabvány-terítékszám	–	–	–	–
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower technológia	•	•	•	•
Féltöltet	•	•	•	•
<b>Eredményminőség</b>				
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Aktív kondenzációs szárítás	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
<b>Mosogatóprogramok</b>				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Higiénia	–	–	–	–
Tészta/paella	–	–	–	–
Gép tisztítása	•	•	•	•
<b>Mosogatási opciók</b>				
IntenseZone	–	•	•	•
Expressz program	•	•	•	•
Extra tiszta	•	•	•	•
Extra száraz	•	•	•	•
<b>Kosárkialakítás</b>				
Kosárkialakítás	ComfortPlus	ComfortPlus	ComfortPlus	ComfortPlus
<b>Biztonság</b>				
Waterproof-rendszer	•	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	•	•	•	•
Gyerekzár	–	–	–	–
Üzembehelyezési zár	–	–	–	–
<b>Műszaki adatok</b>				
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0	4,0	4,0	4,0
Előlap max. súlya (kg)	11,0	10,0	10,0	10,0
<b>A panel színe</b>				
Nemesacél	•	•	•	•
CleanSteel/obszidiánfekete	–	–	–	–
Obszidiánfekete	–	–	–	–

# Teljesen integrált mosogatógépek, 60 cm




Típus	G 7285 SCVi XXL	G 7460 SCVi AutoDos	G 7465 SCVi XXL AutoDos E	G 7473 SCVi AutoDos Excell
<b>Design</b>				
Panel kivitele	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel
Kezelési mód	programválasztó gomb	Softkeys	Softkeys	Softkeys
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző
MultiLingua	•	•	•	•
<b>Kényelem</b>				
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	–	•	•	•
Automatikus mosogatószer-adagolás	–	•	•	•
PowerDisk funkcióval	–	–	–	–
Knock2open	–	–	–	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•	•
Funkcióellenőrző	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus
<b>Hatékonyság és fenntarthatóság</b>				
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,4	8,4	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,54	0,54	0,54	0,54
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,29	0,29	0,29	0,29
Szabvány-terítékszám	–	–	–	–
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower technológia	•	•	•	•
Féltöltet	•	•	•	•
<b>Eredményminőség</b>				
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Aktív kondenzációs szárítás	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
<b>Mosogatóprogramok</b>				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Higiénia	–	•	•	•
Tészta/paella	–	–	–	–
Gép tisztítása	•	•	•	•
<b>Mosogatási opciók</b>				
IntenseZone	•	•	•	•
Expressz program	•	•	•	•
Extra tiszta	•	•	•	•
Extra száraz	•	•	•	•
<b>Kosárkialakítás</b>				
Kosárkialakítás	ComfortPlus	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort
<b>Biztonság</b>				
Waterproof-rendszer	•	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	•	•	•	•
Gyerekzár	–	–	–	–
Üzembehelyezési zár	–	–	–	–
<b>Műszaki adatok</b>				
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0	4,0	4,0	4,0
Előlap max. súlya (kg)	10,0	11,0	12,0	11,0
<b>A panel színe</b>				
Nemesacél	•	–	–	–
CleanSteel/obszidiánfekete	–	•	•	•
Obszidiánfekete	–	–	–	–

# Teljesen integrált mosogatógépek, 60 cm



Típus	G 7683 SCVi AutoDos K20	G 7688 SCVi XXL AutoDos K20	G 7690 SCVi AutoDos K20	G 7695 SCVi XXL AutoDos K20
<b>Design</b>				
Panel kivitele	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel
Kezelési mód	Softkeys	Softkeys	Softkeys	Softkeys
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző
MultiLingua	•	•	•	•
<b>Kényelem</b>				
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•	•	•
Automatikus mosogatószer-adagolás	•	•	•	•
PowerDisk funkcióval	•	•	•	•
Knock2open	•	•	•	•
Ajtózárás-réssegítés	AutoClose	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•	•
Funkcióellenőrző	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>				
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,4	8,4	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,54	0,54	0,54	0,54
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,29	0,29	0,29	0,29
Szabvány-terítékszám	-	-	-	-
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower technológia	•	•	•	•
Féltöltet	•	•	•	•
<b>Eredményminőség</b>				
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Aktív kondenzációs szárítás	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
<b>Mosogatóprogramok</b>				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Higiénia	•	•	•	•
Tészta/paella	•	•	•	•
Gép tisztítása	•	•	•	•
<b>Mosogatási opciók</b>				
IntenseZone	•	•	•	•
Expressz program	•	•	•	•
Extra tiszta	•	•	•	•
Extra száraz	•	•	•	•
<b>Kosárkialakítás</b>				
Kosárkialakítás	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
<b>Biztonság</b>				
Waterproof-rendszer	•	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	•	•	•	•
Gyerekszár	-	-	-	-
Üzembehelyezési zár	-	-	-	-
<b>Műszaki adatok</b>				
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0	4,0	4,0	4,0
Előlap max. súlya (kg)	11,0	12,0	11,0	12,0
<b>A panel színe</b>				
Nemesacél	-	-	-	-
CleanSteel/obszidiánfekete	•	-	•	-
Obszidiánfekete	-	•	-	•

# Teljesen integrált mosogatógépek, 60 cm



Típus	G 7970 SCVi AutoDos K2O	G 7975 SCVi XXL AutoDos K2O
<b>Design</b>		
Panel kivitele	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel
Kezelési mód	Érintőképernyős kezelés	Érintőképernyős kezelés
Kijelző	M Touch Vi	M Touch Vi
MultiLingua	•	•
<b>Kényelem</b>		
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•
Automatikus mosogatószer-adagolás	•	•
PowerDisk funkcióval	•	•
Knock2open	•	•
Ajtózárás-rásegítés	AutoClose	AutoClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•
Funkcióellenőrző	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>		
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,54	0,54
Áramf. ECO pr. melegv. (kWh)	0,29	0,29
Szabvány-terítékszám	–	–
EcoFeedback	•	•
EcoPower technológia	•	•
Féltöltet	•	•
<b>Eredményminőség</b>		
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•
SensorDry	•	•
Aktív kondenzációs szárítás	•	•
BrilliantGlassCare	•	•
<b>Mosogatóprogramok</b>		
QuickPowerWash	•	•
PowerWash	•	•
Higiénia	•	•
Tészta/paella	•	•
Gép tisztítása	•	•
<b>Mosogatási opciók</b>		
IntenseZone	•	•
Expressz program	•	•
Extra tiszta	•	•
Extra száraz	•	•
<b>Kosárkialakítás</b>		
Kosárkialakítás	MaxiComfort	MaxiComfort
<b>Biztonság</b>		
Waterproof-rendszer	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	•	•
Gyerekszár	–	–
Üzembehelyezési zár	–	–
<b>Műszaki adatok</b>		
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230
Biztosíték (A)	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0	4,0
Előlap max. súlya (kg)	11,0	12,0
<b>A panel színe</b>		
Nemesacél	–	–
CleanSteel/obszidiánfekete	•	•
Obszidiánfekete	–	–





## Szállítás és telepítés

Amikor a kényelem természetes

Szeretnénk biztosítani, hogy Miele készülékeit a kezdetektől zökkenőmentesen használhassa.

Igény szerint házhoz szállítjuk az új készülékeket, ahol a Miele szakembere elvégzi a beszerelést. Emellett értékes tippeket és útmutatást is kaphat a termék használatára vonatkozóan.

A professzionális üzembe helyezés garantálja a készülékek tökéletes működését, és lehetőséget biztosít a funkciók széles spektrumának megismerésére. A Miele szeretné támogatni abban, hogy a kezdetektől a lehető legtöbbet hozza ki készülékeiből.

Kérésre régi készülékei szakszerű ártalmatlanítását is elvégezzük.

### **Gyorsabb indulás a szakértők tippjeivel**

Készülékeit a Miele szakembere szereli be, aki emellett bevezeti önt a készülék használatába is. A gyakorlati bevezető során értékes tippeket és útmutatást is kap.

### **Biztonságosan a kezdetektől**

Szervizünk biztosítja a készülék megfelelő beszerelését, ami gyártói garanciánk érvényességének előfeltétele. Ezenfelül még elektromos biztonsági ellenőrzést is végzünk – csak a biztonság kedvéért!

### **A Miele szakértőiben rejlik a különbség**

Senki nem ismeri jobban a Miele készülékeket, mint saját szakembereink. Bízva készülékeit azokra, akik készítették.

A szállítási és beszerelési szervizről további információk az interneten, a [miele.hu/service](http://miele.hu/service) weboldalon olvashatók.

# Egyéni terméktanácsadás

## Amikor az információ élmény

A Miele értékes és innovatív készülékeket gyárt – amelyek a legjobb választást jelentik. Azért, hogy még több öröme legyen készülékében és annak számos funkciójában, a Miele egy vonzó ajánlattal áll elő: az egyéni terméktanácsadással.

Ezt a szolgáltatást teljesen az ön igényeire szabjuk. Ennek során az ön otthonában biztosítunk átfogó tanácsadást Miele készülékeinek funkcióiról és optimális használatáról.

Együtt állítjuk be készülékén kedvenc programjait, megismertetjük a speciális funkciókkal, valamint ápolási és kezelési útmutatást is adunk. Azt is megmutatjuk, hogyan érheti el egészen egyszerűen a legjobb eredményeket, és néhány értékes tippet is adunk, hogy minden alkalommal és sokáig örömet lelje a Miele készülékeiben.

### **Személyes tanácsadás**

A Miele szakértői egyéni tanácsokkal látják el készülékeit illetően – egyenesen az otthonában.

### **Kedvenc programjainak beállítása**

Egyéni programozással teljesen az ön igényeinek és szokásainak megfelelően állíthatjuk be készülékeit.

### **Tippek és trükkök a tökéletes eredményekért**

Hasznos útmutatást kap készülékei kezeléséhez és ápolásához.

Az egyéni terméktanácsadásról további információk az interneten, a [miele.hu/service](http://miele.hu/service) weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.



# Garanciahosszabbítás

Amikor a biztonság alapelv

## **Maximális biztonság a Miele garancia hosszabbításának köszönhetően**

Hosszú élettartam, optimális kényelem használat közben és a legkiválóbb minőség – egy Miele termék vásárlásával ön mindig a lehető legjobb döntést hozza. Maximális biztonságban szeretné tudni új készülékét? Egyszeri átalánydíj ellenében a Miele exkluzív, 10 évre kiterjedő garanciát kínálja önnek.

A két éves gyártói garancia időtartama alatt lehetősége van arra, hogy garancia hosszabbítást igényeljen 1, 5 vagy 10 évre közvetlenül a Mielétől.

## **Exkluzív Miele garancia**

A Miele az egyetlen gyártó, amely akár 10 évre kiterjedő teljes körű garanciát kínál – választhatóan egy éves garanciahosszabbítástól kezdődően.

## **Maximális biztonság**

Ez idő alatt önt nem terheli semmilyen további költség a nem saját hibájából bekövetkező javításokért.

## **Ingyen új készülék**

Ha a készülékén elvégzendő javítás gazdaságtalan lenne, ingyenes új készüléket biztosítunk önnek.

## **Magas szintű rugalmasság**

A szerződést a teljes, két éves gyártói garancia időtartama alatt kötheti meg.

## **Gyors és megbízható**

Javítást igénylő esetekben az ügyfélszolgálat gyorsan és megbízhatóan nyújt segítséget.

A garanciahosszabbításokról további információkat az interneten, a [miele.hu/service](http://miele.hu/service) weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.







## Karbantartási szerviz

Amikor az értéktartás a filozófia része

A Miele készülékeket 20 éves élettartamra tesztelik. A fenntarthatóság és az erőforrások kímélésének érdekében a Miele szeretné támogatni önt készülékei lehetőleg hosszú távú használatában.

A karbantartási szerviz keretében Miele készülékeit gyári ügyfélszolgálatunk professzionális ápolásban részesíti. Egy kifejezetten a Miele által kifejlesztett diagnosztikai rendszerrel ellenőrizzük készülékeit, valamint frissítjük őket.

A készülékek funkcióinak vizsgálata mellett a készülékek intenzív tisztítására is sor kerül a Miele tisztítószereivel. Emellett értékes tippeket és útmutatást is kap a Miele készülék kezelésére vonatkozóan.

### **A készülékek értékállósága**

A Miele szakemberei által végzett intenzív tisztítás és ápolás révén készülékei folyamatosan kifogástalan állapotban lesznek.

### **Tökéletes eredmények**

A rendszeres ápolásnak és működési tesztnek, valamint a programok frissítésének köszönhetően mindig a legjobb eredményeket éri el.

### **Értékes tippek**

A Miele szakemberei tippeket és trükköket mutathatnak önnek készülékei optimális használatával kapcsolatban.

A karbantartási szervizről további információkat az interneten, a [miele.hu/service](http://miele.hu/service) weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.





## Miele gyári ügyfélszolgálat

Partnerei vagyunk minden szervizügyben

Egy Miele készülék megvásárlásával ön a hosszú élettartam és a legjobb minőség mellett dönt. Ha valamikor mégis segítségre lenne szüksége, a Miele ügyfélszolgálat gyors és megbízható segítséget nyújt.

Egy kiváló minőségű Miele készülék javításának még régebbi készülék esetén is van értelme, ez ráadásul egy tudatos döntés a nagyobb fenntarthatóság érdekében.

Tökéletes szerviz alatt nem csak a javítás esetén nyújtott hozzáértő segítséget értjük. A Miele sokkal inkább a készülékek kiszállításától és beszerelésétől azok üzembe helyezésig támogatja önt.

### **Mindig az ön közelében**

Miele szakembereink és válogatott szervizpartnereink országsszerte rendelkezésre állnak, és a lehető legrövidebb időn belül megérkeznek önhöz.

### **Szakértelem**

Műszaki szakembereink Miele háztartási készülékek szerelésére szakosodtak. Így biztosítják a gyors és szakszerű javításokat.

### **Fenntartható és hatékony**

Az intelligens előkészítésnek köszönhetően a javítások 90%-át már az első kiszálláskor elvégezzük. Ezzel ön nemcsak időt spórol meg, hanem védi a környezetet is – mivel elkerüli a második kiszállást.

### **Megbízható alkatrészellátás**

A Miele eredeti alkatrészeitől nemcsak a szó szerinti Miele minőséget várhatja el, hanem a gyors rendelkezésre állást is – még sok évvel Miele készülékének megvásárlása után is.

### **Könnyen elérhető**

Javítási igényét jelezheti online, a [miele.hu/service](http://miele.hu/service) weboldalon, illetve a következő telefonszámon: +36 1 880 6400 Telefonon az alábbi időpontokban vagyunk elérhetők:

H–P 09:00–17:00

Ezekkel a témákkal kapcsolatban további információkat az interneten, az alábbi weboldalon talál:

[miele.hu/service](http://miele.hu/service)



**Miele**

## **Miele Kft.**

### **Miele Experience Center**

1022 Budapest

Alsó Törökvesz út 2.

Telefon: 06 1 880 6400

Mobil: +36 20 474 0751

E-mail: bemutatoterem@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-18:00,

Szombat: 10:00-14:00

### **Miele Experience Center Allee**

1117 Budapest

Váli út 5.B ép. fszt. 1.

Telefon: 06 1 499 9835

Mobil: +36 20 354 6593

E-mail: allee@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 10:00-18:00,

Szombat: 10:00-14:00

### **Miele Experience Center Debrecen**

4026 Debrecen

Hunyadi u. 24., fszt. 8-9.

Mobil: +36 20 778 5015

E-mail: debrecen@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 10:00-18:00,

Szombat: 10:00-14:00