

Miele

Páraelszívók

Kiadás: 2023

Miele. Immer Besser.





A mi igényünk

Immer Besser

Üdvözljük a Mielénél

Amikor dédapáink megalapították a Miele vállalatot, a sikerhez ki kellett tűnniük versenytársaik közül. Valójában csak kétféleképpen lehet ezt megtenni, vagy olcsóbbnak kell lenni, mint a többiek – vagy jobbnak. Mindkettő egyszerre gyakorlatilag lehetetlen. Ők úgy döntöttek, hogy „jobbak” lesznek.

Azt, hogy a Miele több mint 120 éve folyamatosan képes volt meggyőzően megfelelni ennek a magas színvonalnak, számtalan tesztgyőzelem és díj bizonyítja, de mindenekelőtt a sok millió elégedett ügyfél az egész világon. Ez az értékek és célok folyamatosságának köszönhető, amely jellemzően csak az olyan vállalatoknál érhető tetten, amelyek már generációk óta családi kézben vannak.

Ilyen értelemben a Miele 1899 óta nemcsak az első osztályú termékminőséget és a mérnöki tudást jelenti. A Miele neve ugyanennyire egybeforrt a tisztelettel, a tisztességgel és a partneri megbecsüléssel, amelyet a vállalat forgalmazó partnerei, végfelhasználói, beszállítói, alkalmazottai és szomszédai felé tanúsít.

Bárki, aki megvásárolja a Miele termékeit, különösen környezettudatosan cselekszik. Ez következetesen biztosítja az erőforrás-kímélő termelési módszereket – és azokat a termékeket, amelyek igazodási pontként szolgálnak a villamos energia, a víz és a mosószerek fogyasztása tekintetében is, ami ezen felül a pénztárcánkat is kevésbé terheli.

A tulajdonos cégvezetés negyedik generációjaként megígérjük, hogy mindez így is marad.


Markus Miele

és

Reinhard Zinkann



Minőség, amely megelőzi a korát.



Az önök kívánságai alkotják készülékeink DNS-ét.

A tartós megbízhatóság elérése érdekében az innovációt mesteri szintű alkotómunkával ötvözzük – mert ez az aprólékos odafigyelés a részletekre biztosítja, hogy készülékeink hosszú ideig működjenek, és minden igényt kielégítsenek. Ezért készülékeinket olyan intuitívan terveztük, hogy minden mozdulat könnyedén megy velük. Akár textilápolásról, mosogatásról, hűtésről, konyhai eszközökről vagy padlóápolásról van szó – mi mindent megteszünk, hogy háztartásbeli tapasztalatait kellemesebbé tegyük.



A hosszú élettartam az igazi fenntarthatóság

Fenntarthatóság

Képzelve el, hogy sok év alatt számos készülék helyett csak egyet használ. Egyet, amellyel kevesebb energiára és vízre van szüksége. És fenntarthatóan jól tesz.

Teljesítmény


Míg egyes autómotorokat 3 000 órán keresztül tesztelnek, addig mi akár 10 000 órán át teszteljük termékeink teljesítményének állandóságát¹⁾. Éjjel-nappal. Átfogó és precíz módon. Ezért teljes mértékben rábízhatja magát termékeinkre.

Alkotómunka


1899 óta az önök kívánságai jelentik az alapot készülékeinkhez. Minden egyes innováció sokkal többet jelent számunkra, mint pusztán egy okot az ünneplésre. Ez egy kihívás, hogy még jobbat hozzunk létre. Ezért készítjük az alkatrészeket és öntjük a vasat saját magunk. Még a készülékeinket gyártó gépeket is mi állítjuk össze. Mi úgy hívjuk ezt: Immer Besser.







A Miele konyhai beépíthető készülékeket innovatív együttműködésre tervezték. Mert csak így bontakozhat ki az igazi kreativitás a konyhában.



A Miele konyhai készülékek csúcstechnológiát kínálnak innovatív funkciók széles választékával, valamint változatos designnal és színekkel – testreszabott megoldások minden követelményre.

Innovatív Miele@home rendszerünkkel minden intelligens Miele beépíthető készülék kényelmesen, biztonságosan hálózatra kapcsolható. Így teljesen kihasználhatja a készülékeiben rejlő lehetőségeket, és még intelligensebbé teheti a mindennapjait.







Miele@home

Háztartási készülékek hálózatra kapcsolása: Miele@home*

A Miele@home termékelőnyei

Okos hálózat: a Miele@home innovatív rendszerünkkel teljesen kihasználhatja a Miele készülékeiben rejlő lehetőségeket, és még intelligensebbé teheti a mindennapjait. Minden intelligens Miele háztartási készülék kényelmesen és biztonságosan hálózatra kapcsolható. A kezelés egyszerű – a Miele App, az okos hangvezérlés vagy meglévő Smart Home rendszerekbe való integrálás révén. A hálózatra kapcsolás az otthoni Wi-Fi-router és a Miele Cloud segítségével történik.



Miele App**

Tökéletes társ: a Miele App révén mindig figyelemmel kísérheti Miele háztartási készülékeit. Szeretné például nyomon követni a sütőben zajló ételkészítési folyamatot? Vagy tudni szeretné, hogy befejeződött-e már a mosóprogram? Az App ellátja önt a szükséges információkkal, és kényelmes, gyors kezelést kínál. Ezenkívül az App olyan kiegészítő információkat és szolgáltatásokat kínál az ön Miele készülékeihez, mint pl. a BaristaAssistant vagy a receptek. Töltse le most az Appot!



Okos hangvezérlés***

Kapcsolja hálózatra okos Miele háztartási készülékeit digitális hangvezérlő-rendszerekkel. Az Amazon Alexa vagy a Google Home segítségével kényelmesen elindíthatja a programokat, elvégezheti a beállításokat vagy lekérdezheti a készülékek állapotát. Ha tele van a keze, az ArtLine készülékeken a sütő ajtaját egyszerűen, hangvezérléssel kinyithatja. Egyre több rendszer kínál vizuális kimenettel rendelkező kijelzőket, nagyobb kényelmet biztosítva a mindennapokban.




Integrálás Smart Home rendszerekbe

A Smart Home megkönnyíti a mindennapi életet, és egyéni otthoni kényelmet teremt. A redőnyök, a fűtés és a háztartási készülékek kommunikálnak egymással, és egyre inkább az App vagy hangutasítás segítségével történik a vezérlésük. Számos Miele készülék is hálózatra kapcsolható. A praktikus Miele Cloud interfésznek köszönhetően ezeket gyorsan és egyszerűen integrálhatja saját Smart Home partneri alkalmazásába. Így a teljeskörűen hálózatra kapcsolt otthon hatékonyságát és kényelmét élvezheti.

Háztartási készülékek hálózatba kapcsolása: Miele@home*

A Miele App** termékjellemzői



Dashboard

Mindig az aktuális szinten: a Dashboardon ön az összes hálózatba kapcsolt Miele készülékének állapotát látja.

MobileControl


A MobileControl segítségével az alkalmazáson keresztül vezérelheti készülékeit – bárhol is van.

RemoteUpdate

A rendelkezésre álló szoftverfrissítések egyszerűen továbbíthatók az adott készülékre és telepíthetők – anélkül, hogy szerviztechnikust kellene hívnia.

Demo mód

A Miele App demo módja egy első benyomást ad a Miele App előnyeiről, még akkor is, ha még nem rendelkezik hálózatba kapcsolható Miele háztartási készülékekkel.



Fedezze fel a Miele Appban rejlő lehetőségeket!
www.miele.hu



Töltse le most a Miele Appot!



*** A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre. A Miele hálózatba kapcsolható háztartási készülékeinek rendszerkövetelményeit a miele.com/systemrequirements oldalon találja meg.

*** Mobil végkészülékre elérhető. A minimális rendszerkövetelmények az App Store-ban megadott információkban találhatók.

*** A hangvezérlés a Google LLC és az Amazon Alexa nevű szolgáltatásait használja és azok rendelkezésre állásától függ. A rendelkezésre álló funkciók köre országtól függően változhat. A Google, Google Home és a Google Nest Mini a Google LLC márkái. A Google Nest Mini működéséhez Wi-Fi, internetkapcsolat, egy közeli csatlakozóaljzat, egy Google-fiók és egy kompatibilis mobilkészülék szükséges. Az operációs rendszerrel kapcsolatos minimum követelményeket a g.co/home/req oldalon találja.

Kompatibilis az Alexa hangvezérléssel. Az Amazon, az Alexa és az összes hozzá tartozó márka az Amazon.com, Inc. vagy kapcsolódó vállalkozásainak márkái.***

A Google Play és a Google Play-Logo a Google LLC márkái.



Páraelszívók



Hogyan nézzen ki az ön páraelszívója?

Miele páraelszívók kialakításai



A gőz és a szagok mindenkor optimális, tökéletesen az egyedi helyadottságokhoz vagy a személyes igényekhez igazított elszívása. Modern, klasszikus vagy rendkívüli: a Miele a legmodernebb páraelszívók széles választékát kínálja bevált Miele minőségben. Bármelyik Miele páraelszívót választja, örülni fog az intuitív kezelésnek, a megbízható működésnek és a kiemelkedő minőségnek a legapróbb részletekig.

A Miele szinte minden páraelszívóját a cég saját arnsbergi gyárában fejlesztik és gyártják. Minden elszívó egyedi. A gyártás minden szakaszában aprólékos kézi munkát végeznek: hajlítás, hegesztés és köszörülés. A kiváló minőségért és a legjobb eredményekért.

A Miele a páraelszívók alapváltozatait kínálja önnek – a legjobb formai és funkcionális megoldás érdekében konyhájában. Jellemzőes vonalvezetésüknek és tökéletes kivitelezésüknek köszönhetően lenyűgözőek. Legyen szó falra szerelhető vagy sziget-megoldásról, ezek a páraelszívók mindig mindenki figyelmét felkeltik.

Helyezzen el világos hangsúlyokat a helyiségben – letisztult nemesacéllal vagy nemesacél és üveg kombinációjával. Akár egyenes vonalú, akár ívelt üvegbúrával: a Miele fali és sziget páraelszívói minden konyha funkcionális és tervezési csúcspontjai.



Fali páraelszívó

Így a főzés helye a konyha teremtő középpontjává válik: a fali páraelszívók két felső szekrény közé építhetők vagy – a nagyvonalúbb térhatáshoz – a falon szabadon helyezhetők el.

Az ergonomikus fali elszívók a döntött vagy függőleges előlapjuk által sok szabad teret hagynak a főzéshez.

Sziget páraelszívó

Nagy méretű főzőszigetet tervez? Akkor koronázza meg konyhája kialakítását egy Miele sziget páraelszívóval. Ez a konyhai design közép-pontja lesz, mely minden tekintetet magára vonz. Tervezze meg kreatív főzőközpontját világos kontúrokkal és pontos design-hangsúlyokkal. A Miele első osztályú designt kínál a legmagasabb igényekhez.

Hogyan nézzen ki az ön páraelszívója?

Miele páraelszívók kialakításai



Mennyezeti páraelszívó

A modern kialakítású konyhákban a főzősziget átmenetet képez a lakótér és a konyha között. A sziget páraelszívó optikailag hangsúlyos része lehet konyhájának, azonban nyitott kialakítású helyiségek esetén korlátozza a kilátást a lakótérbe. Ilyen helyzetekben a Miele mennyezeti páraelszívói diszkrét módon teremtenek szabad tereket, melyek különösen a letisztult stílusú konyhákba integrálhatók tökéletesen.



Downdraft-rendszerek

A Miele Downdraft páraelszívó tökéletesen beépíthető a nyitott konyhai koncepciókba. Az elegáns, fekete design a nagyon keskeny elszívóernyővel a lehető legtöbb helyet kínálja az alsó szekrényben. A főzés során keletkező pára és szagok felvételéhez a Downdraft páraelszívó motorosan a tökéletes munkahelyzetbe áll. Ha nincs rá szükség, eltűnik a látható területről a munkafelületben. A keringtetéshez készült Plug&Play tartozékkészlet segítségével a tervezés és a beépítés külön csatornarendszer és további csatlakozódoboz nélkül is egyszerűen és gyorsan elvégezhető. Ily módon a 10 cm-nél kisebb lábazati magasság sem jelent többé problémát a modern és letisztult tervezésű konyhák számára.



Hogyan nézzen ki az ön páraelszívója?

Miele páraelszívók kialakításai

A beépíthető páraelszívók csoportjába tartoznak a Miele kihúzható páraelszívók, az aláépíthető elszívók, a kürtőbe építhető páraelszívók és a közéépíthető elszívók. Az ebbe a kategóriába tartozó páraelszívók alkalmasak a beépített szekrények alá és beépített szekrényekbe, valamint az elszívó és keringtetéses megoldásokba való beépítéshez.

Kihúzható páraelszívók

Szinte láthatatlan: a Miele kihúzható páraelszívók a felső szekrénybe vannak beépítve. Modelltől függően mindössze egy keskeny nemesacél vagy obszidiánfekete kezelőpanel látható a szekrény alatt. A különösen letisztult tervezésű konyhák számára egyedi megoldás az átlátszó üveglapos változat.



Aláépíthető páraelszívó

Ha nem szeretne tárolóhelyet veszíteni felső szekrényekben, a Miele aláépíthető páraelszívóval találja meg a helytakarékos megoldást. Kompakt, de nagy teljesítményű, felső szekrény alá vagy szabadon a falra szerelhető. Különösen ideális kicsi konyhákba.

Kürtőbe építhető páraelszívó

Az egyedi konyhakialakítás — pl. egy feltűnő kürtővel — a kürtőbe építhető páraelszívóval igényesen megvalósítható. Ez a kialakítás gyakorlatilag korlátlan tervezési és kivitelezési szabadságot biztosít. Ideális konyhája egyedi kézműves kialakításához. Engedje ötleteit szabadon szárnyalni!

Közéépíthető páraelszívó

Azok számára, akik jobban szeretik, ha egyáltalán nem látszik semmi a páraelszívóból, a legjobb választás a Miele közéépíthető páraelszívó. Feltűnésmentesen eltűnik a felső szekrények sorában, miután az elszívóernyőt konyhai dekorációval fedték le. Zárt állapotban a páraelszívó láthatatlan; a konyhai front homogén és letisztult.

Pultba építhető páraelszívók

Egy pultba építhető páraelszívó pontosan ott szívja el a gőzt, ahol az keletkezik. A Miele kétféle pultba építhető páraelszívót kínál: egyedileg kombinálhatóan SmartLine elemekkel vagy teljes mértékben egy indukciós főzőlappal integrálva.

Milyen széles legyen az ön páraelszívója?

A Miele páraelszívók szélessége

Milyen szélesnek kell lennie a páraelszívónak? Ez egyrészt a főzőlap szélességétől függ, és természetesen a konyhája adta helykinálattól. Vegye figyelembe, hogy a páraelszívónak valamivel szélesebbnek kell lennie, mint a főzőlapnak. Csak ekkor tudja a páraelszívó a felszálló gőzöket és párákat befogni, és teljes hatást kifejteni. Ha ehhez nem áll elég hely rendelkezésre, akkor a páraelszívónak legalább olyan szélesnek kell lennie, mint az alatta elhelyezkedő főzőlapnak.




Kicsi és közepes méretű konyhákhoz

Páraelszívók 60 cm és 80 cm közötti szélességgel



Nagy, nyitott konyhákhoz

Páraelszívók 90 cm és 120 cm közötti szélességgel



Az intuitív kezeléssel egyszerű a főzés

A Miele páraelszívók intuitív kezelése

A Miele páraelszívó főzés közbeni gyors és egyszerű vezérléséhez különböző kezelőrendszereket kínálunk. Mindegyik kényelmes kezelést biztosít és elegáns megjelenésével lenyűgöz. Modelltől függően az összes kezelőrendszer esetén lehetséges a Con@ctivity funkcióval vagy a Miele App-pal való használat.



SmartControl White

Tökéletesen kezelhető: vezérelje a páraelszívót az elegáns fehér kijelzőn érintőképernyős kezeléssel. Színét és kezelési elvét tekintve optimálisan illik a SmartSelect White funkciós Miele főzőlaphoz és tökéletesen alkalmas a Con@ctivity és a Miele App-pal való használatra.



SmartControl

Kiváló minőség és praktikum: élvezze a sárga kijelzővel ellátott érintőképernyős kezelési kényelmet. Színét és kezelési elvét tekintve optimálisan illik a SmartSelect funkciós Miele főzőlaphoz és tökéletesen alkalmas a Con@ctivity és a Miele App-pal való használatra.



ComfortControl

A rányomtatott Miele ComfortControl érintőképernyős kezeléssel rendkívül kényelmesen végezheti el a különböző beállításokat. Ujjával megnyomva kapcsolja be, illetve ki a páraelszívót vagy válassza ki a ventilátor fokozatát. A megvilágítást is így hozzáigazíthatja. Modelltől függően használhatja a ComfortControl funkciót a Con@ctivity vagy a Miele App lehetőségeivel. Ekkor beállíthatja az utánfutási időt is vagy előhívhatja a szűrő kijelzőt.



EasySwitch

Legyen szó a megfelelő ventilátor fokozatról vagy a Miele páraelszívó világításának beállításáról – az EasySwitch kezeléssel az érintőgombokkal az összes alapfunkciót kiválaszthatja. A kellemes tapintásnak köszönhetően a vezérlés különösen gyors és egyszerű. Modelltől függően használhatja a Con@ctivity és a Miele App segítségével. Ekkor beállítható az utánfutási idő is vagy előhívható a szűrő kijelző.

Melyik üzemmódot választja?

Miele páraelszívók üzemmódjai

A főzés, valamint különösen a sütés során pára képződik, amely vízgőz, zsírok és illatok keveréke. Ha a konyhában lévő levegőt nem vezetjük el vagy szűrjük meg, akkor a gőz a helyiségben marad, és rontja a helyiség klímáját. Idővel ez a konyhabútor, a tapéta, a festés, stb. károsodásához vezet a lerakódó zsír és gőzök miatt. A levegő hatékony tisztításához három lehetőség áll rendelkezésre: elszívó üzemmód, elszívó üzemmód külső ventilátorral, és levegőkeringtető üzemmód. Mindhárom üzemmód különleges előnyöket kínál, ám korlátaik is vannak. Az, hogy önnek melyik üzemmód a legjobb választás, számos tényezőtől függ, amelyeket az alábbiakban ismertetünk.



Elszívó üzemmód – rendkívüli hatékonyság

A légkivezetéses páraelszívók beszívják a párákat, és a zsírszűrő segítségével kiszűrik a zsírrészecskéket. A megszárt levegőt légkivezető cső szállítja a konyhából a szabadba. A megszárt elhasznált levegővel a szagok és a felesleges pára is távoznak a konyhából. Ahhoz, hogy az elhasznált levegőt ki tudják vezetni a kültérbe, a légkivezetéses páraelszívók esetében faláttörésre vagy tetőkivezetésre van szükség. Ezzel egyidejűleg friss levegőt kell bejuttatni, pl. egy nyitott ablakon keresztül. Légkivezetéses páraelszívót különösen gázfőzőlap fölött, valamint fritőz, grill vagy wok gyakori használata esetén ajánlott alkalmazni. Ezeknek a készülékeknek a használata jelentős mennyiségű hővel, zsírral és gőzzel jár, amelyet a leghatékonyabban elszívó üzemmódban lehet elvezetni. Emellett a gázfőzőlapot a szükséges beengedett levegő oxigénnel látja el az égéshez.



Légkivezetés külső ventilátorral: hatékony és különösen halk

A kivezetéses üzemmód külső ventilátorral kombinálva is használható, amely a páraelszívón kívül, például a külső falon vagy a tetőn kerül elhelyezésre. A külső felszerelés miatt a ventilátorzaj olyan helyen jelentkezik, ahol az kevésbé zavaró. Így a páraelszívó közvetlen zaja minimálisra csökken. A zajok jelentős csökkentéséhez legalább 5–7 méter hosszúságú elszívó csatornát célszerű kialakítani. Az, hogy behelyezhető-e a külső ventilátor, az ön konyhájának térbeli helyzetétől, az elszívási útvonal kialakításától és a páraelszívótól függ.




Levegőkeringetés – egyszerű és energiahatékony

A páraelszívók beszívják a gőzöket, és különböző szűrőberendezésekben kiszűrik a zsír- és szagmolekulákat. A megtisztított levegő pedig visszakerül a szobába. Így keringeti a levegőt a zárt térben. A keringtetéses páraelszívókhoz nincs szükség csővezetésekre, a fal áttörésére vagy nyílásra a tetőn. Ezért egyszerűbb telepíteni, mint a légkivezetéses páraelszívó berendezést, és sokszor csak erre van lehetőség (pl. emeletes házak). Az elektromos főzőlap feletti használathoz a keringtetéses páraelszívó kiválóan alkalmas. Gáztűzhely fölé azonban, ahol sok hő keletkezik, lehetőleg légkivezetéses páraelszívót kell felszerelni.

Sokoldalú lehetőségek

Miele szűrőrendszerek keringtetéses üzemmódhoz

Keringtetéses üzemmódban a Miele páraelszívók különösen hatékonyan távolítják el a konyhai szagokat. Erről egy speciális aktívszén-szűrő gondoskodik, amely megbízhatóan nyeli el a szagokat. A megtisztított levegőt a rendszer ismét visszajuttatja a konyhába. Ez az eljárás különösen energiatakarékos, mivel az elszívó üzemmóddal ellentétben nincs hőveszteség. A szagok eltávolításához a Miele különböző típusú aktívszén-szűrőket kínál, melyek hatékonyan gondoskodnak konyhája levegőjének tisztaságáról. Az elérhető szűrőválaszték modellfüggő.




Active AirClean szűrő

A levegőkeringtetéssel működő Miele páraelszívóknál a szagok megkötésére aktív-szén-szűrő használható. Ezt az egyszer használatos szűrőt rendszeresen ki kell cserélni.



Longlife AirClean szűrő

A sütőben regenerálható aktívszén-szűrőnek köszönhetően hatékonyan megkötethetők a szagok. Ezek a szagszűrők alternatív módon számos fali, sziget- és beépíthető típusú elszívó esetén utólag vásárolható tartozékként kaphatók.



Sensitive AirClean szűrő

A Miele Sensitive AirClean szűrő könnyedén eltávolítja a konyhai szagokat és gondoskodik az optimális klímáról a helyiség légterében. Ráadásul a szűrő kiegészítő vlies szűrőbetétet is tartalmaz. Ez utóbbi rendkívül hatékonyan szűri ki a finom, porszerű szennyeződést, így például a spórákat, pollent vagy baktériumokat, és így 50%-kal csökkenti a finompor-szennyezettséget (PM 2,5) – az ISO 16890 szerint tesztelve.





Aura 4.0 Ambient

Elegáns és intelligens vezérlés

Az Aura 4.0 Ambient segítségével kellemes légkört teremthet a konyhában és a lakótérben. Tökéletes formája egyedülálló megjelenést kölcsönöz neki. Az innovatív páraelszívó nemcsak elszívja és megszűri a főzés során keletkező párákat, hanem számos újdonsággal is rendelkezik. A HumidityBalance páramentesítő funkciónak köszönhetően az Aura 4.0 Ambient felveszi a főzési folyamat során keletkező nedvességet. Egy beépített érzékelő figyeli a helyiség levegőjét, és meghatározza a szűrőben megkötött nedvesség leadásának optimális időpontját. Így mindig élvezheti a tökéletes klímát. A főzési folyamatától függetlenül érzékelhető illatélményről az exkluzív AmbientFragrance illatosító funkció gondoskodik. Kedvétől és ízlésétől függően választhat a különböző illatirányzatok közül, melyek diszkréten áramlanak a helyiségbe. Az Aura 4.0 Ambient segítségével hangulatos légkört is létrehozhat: a MyAmbientLight funkciónak köszönhetően egyedileg beállíthatja a kibocsátott fény színét. Az Aura 4.0 Ambient a Miele első páraelszívója, amely kizárólag a Miele Appon keresztül intelligens vezérléssel rendelkezik. Ehhez Miele@home funkcióval rendelkező főzőlap szükséges.



Okos vezérlés kizárólag a Miele App-pal

Hálózatra kapcsolva: a Con@ctivity funkciónak köszönhetően a páraelszívó és a főzőlap kommunikál egymással. Ehhez Miele@home funkcióval rendelkező főzőlap szükséges. A Miele Appon keresztül még a MyAmbientLight, a HumidityBalance és az AmbientFragrance funkciókat is beállíthatja. És a legjobb: a Con@ctivity és a Miele App egyszerre vagy egymástól függetlenül is használható. Zavar esetén az alap funkciók a rejtett érintőgombokon keresztül is kiválaszthatók.



Exkluzív illatélmény

Kellemes illat és jó közérzet: a keringetési üzemmódú páraelszívó nemcsak csökkenti a konyhában keletkező szagokat, hanem a friss levegőről is gondoskodik. A főzési folyamatától függően így tökéletes illatélményben lesz része. Kedvétől függően különböző illatirányzatok közül választhat. Az illatot tartalmazó flakont felülről kell behelyezni a páraelszívóba, és egyszerűen kicserélhető. Az illatosítás idejét és időközét egyedileg beállíthatja a Miele App segítségével.



Egyedi színvilágítás

Legjobb fényben: gondoskodjon a konyhában az egyedülálló fényhatásról a MyAmbientLight segítségével. A fény színét a környezettől és hangulatától függően egyedileg és kényelmesen beállíthatja a Miele App segítségével. A fényerőt is rugalmasan módosíthatja, hiszen a MyAmbientLight tompítható. Az egyedülálló hangulatvilágítás így a figyelem középpontjában áll.



Egyedülálló páramentesítési funkció

A HumidityBalance gondoskodik arról, hogy a főzési folyamat során keletkezett nedvességet elnyelje a speciális szűrő. A beépített érzékelő méri a hőmérsékletet és a helyiség levegőjének nedvességét, és meghatározza a szűrőben megkötött nedvesség leadásának optimális időpontját – így mindig élvezheti a tökéletes klímát. Ezt a funkciót a Miele App segítségével vezérelheti.

Minden munkahelyzethez a megfelelő pozíció

Mozgásban a Miele páraelszívók

Hood in Motion

A Miele páraelszívók olyan emberek számára készültek, akik értékelik a rendkívüli dolgokat. Különleges igényei vannak? Engedje, hogy elvarázsolják mozgó páraelszívóink. Ezeknél az exkluzív készülékeknél az elszívóernyő az ideális üzemi helyzetbe áll be, majd a kikapcsolást követően visszaáll helytakarékos parkolóállásba. A motoros szigetelszívóval az elszívóernyő magasságát is fokozatmentesen állíthatja be. Kiváló ergonómia, rendkívül hatékony elszívás és tökéletes illeszkedés a konyha elrendezésébe – ez a Miele technológia, amely elbűvöl.



DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Amikor a Miele Aura 4.0 Ambient sziget páraelszívó ki van kapcsolva, a szárnyak szorosan körülölelik a kerek elszívóernyőt. Ha bekapcsolja a páraelszívót, a szárnyak motorosan kinyílnak és elegáns ovális formát képeznek. Ez az átalakulás megnöveli a belső gőzfelfogó teret – így még több főzési gőzt nyel el a páraelszívó. A szárnyakba integrált páraelvezető elemek támogatják az optimális elszívást.



DAD 4840 Black Levantar

Forma és funkcionalitás tekintetében a páraelszívók csúcsa, amely belsőépítészeti szempontból minden konyhába beépíthető. Egy egyszerű gombnyomással előhúzható és beüzemelhető a Downdraft páraelszívó. A főzés során keletkező párát és szagokat a Downdraft azonnal elszívja. Ha már nincs szüksége a páraelszívóra, ugyanúgy, egy egyszerű gombnyomással visszacsúszthatja a munkalapba.



DA 4248 V D Puristic Varia

A magasságban állítható „Varia” páraelszívóval a Miele egy régóta ismert problémát old meg: ha az elszívó túl magas van, akkor az elszívás nem optimális, ha túl alacsonyan, akkor akadályozza a rálátást a főzőlapra és rontja a konyha megjelenését. A Miele „Varia” elszívója gombnyomásra maximum 30 cm elmozdulásra képes felfelé vagy lefelé. Így ergonómiaileg kedvezően minden testmagassághoz beállítható. Ön pedig mindig szabadon rálát a főzőlapra és a lakótérre.






Szakértelem a szellőztetőtechnika területén

A Miele páraelszívó


A páraelszívó optimális működését jelentősen befolyásolja a jó légkivezetés. Ezen felül a világszerte új irányelvek és törvények megkövetelik a háztartási szellőztetőtechnika folyamatos továbbfejlesztését.

A Miele minden ügyfelének a megfelelő páraelszívót valamint szellőztetőtechnikai tartozékokat kínál a készülékek optimális működéséhez. Minden Miele páraelszívót az érvényben levő európai szabványoknak megfelelően ellenőrzünk. Az ebben a katalógusban található levegő- és hangteljesítmény-értékek reprezentatív és összehasonlító értékek. A Miele 2009 óta a CECED* (Európai háztartásigép-gyártók szervezete) tagja, a szervezet minden tagja önkéntes kötelezettséget vállalt a levegő- és hangteljesítmény-értékek érvényben levő európai szabványok szerinti mérésére és a katalógusokban történő nyilvánosságra hozatalára. Ezáltal biztosított a teljesítményértékek végfelhasználók általi átláthatósága.




Külső ventilátorok

A keringtetéssel üzemeltetett külső ventilátornak köszönhetően jelentősen csökken a konyhában keletkező zaj. Ebben az esetben a ventilátor nem az ernyőben található, mint általában, hanem például egy külső falra van felszerelve. A zajok jelentős csökkentéséhez az elszívó csatornát legalább 5–7 méteres hosszúsággal célszerű kialakítani. A ventilátort és a páraelszívót egy vezérlőkábel köti össze. Ehhez a megoldáshoz a Miele külső falra (AWG 102), mennyezetre (DGG 102) vagy belülre elhelyezhető (ABLG 202) elszívó ventilátorokat kínál.



Hangtompító – a plusz nyugalom


Számos Miele páraelszívót alapfelszereltségként rendkívül hatékony Silence csomaggal láttak el, melynek köszönhetően nagyon halkan működik. A Miele DASD 150 hangtompító további plusz nyugalmat nyújt, mely utólag vásárolható tartozékként kapható. Ez akár 4,5 dB(A) re1pW értékkel csökkenti a zajszintet, ezáltal nyugodtabb munkakörnyezetet biztosít. Emellett rugalmasan használható. Elszívó és keringtetéses üzemmódra is alkalmas.



Fali doboz


Annak érdekében, hogy az elszívott levegőt ki lehessen vezetni, egy fali dobozt helyeznek a külső falba. A hagyományos megoldásoknál hőhíd keletkezhet, ami energiavesztést okoz. Például télen hideg levegő juthat be a léghvezető csőrendszerbe. A Miele DMK 150-1¹⁾ fali doboznál ez nem áll fenn, mert szorosan záródó visszacsapószeleppel rendelkezik. Egy mágneses zár megakadályozza, hogy hideg vagy meleg külső levegő áramoljon az épületbe – ezzel energiát

takarít meg. Ezenkívül az idegen testek, mint pl. levelek, szennyeződések stb. behatolása a léghvezető csőbe kizárt. A fali doboz lamellái úgy vannak kialakítva, hogy a légáramlást tereljék. Ez minimálisra csökkenti a levegő teljesítményvesztését, és elirányítja a légáramlást a ház falától.



Tetőátvezetés

Az elszívott levegő tetőn át történő kivezetéséhez tetőkivezetésre van szükség. A Miele többféle kivittelt (DDF 125/150) is kínál, amelyek 22°-os tetőhajlásszögtől és bármilyen cserepezéshez használhatók. A kiváló minőségű nemesacél ház egy stabil, időjárásálló ólom fedőkeretben helyezkedik el.



Elszívó tömlők

Az elszívott levegővel a nedvesség, a meleg és a szagok a szabadba távoznak. Az elszívó csatorna geometriája és tulajdonságai fontosak a légteljesítmény és az ernyő zajszintje szempontjából. Leginkább a sima falú, kör átmérőjű csatornák vagy speciális, az átmérő korlátozása nélküli lapos csatornák alkalmasak. A Miele rendszerint 150 mm átmérőt javasol. Nagyon nagy légteljesítményű

ernyők esetében 200 mm átmérő használata ajánlott. A Miele lapos csatornák átfogó választékát kínálja. Bővebb információért keresse ügyfélszolgálatunkat.

¹⁾ Szabadalom: DE102008044692



Con@ctivity

Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele páraelszívók termékjellemzői*

**Exkluzív
a Mielétől**

Con@ctivity – A Miele páraelszívók automatikus funkciója

Koncentráljon teljesen a főzésre: a Con@ctivity segítségével a páraelszívó automatikusan megfelelően működik. A főzőlap be- vagy kikapcsolása esetén a páraelszívó magától reagál. Szívóteljesítményét is automatikusan a főzőlapon történetekhez igazítja, így a helyiség klímája állandóan kellemes marad. A készülékek Wi-Fi-kapcsolaton keresztül kommunikálnak egymással.



SmartControl

Kiváló minőség és praktikum: élvezze a sárga kijelzővel ellátott érintőképernyős kezelés kényelmét.



ECO-motor

Erőtéljes, mégis energiatakarékos: az egyenáramú motor a hagyományos ventilátorokhoz képest akár 50% energiát is megtakarít.



Silence

Hatékony és nagyon csendes: a ventilátor speciális hangszigetelővel van ellátva, így hatékonyan szigetel.



Miele CleanCover

Védelem és könnyű tisztítás: a zárt és sima felület megakadályozza a kábelekkal és motorrészekkel való érintkezést.



Nemesacél fém zsírszűrő (10 rétegű)

Hatékony és optikailag vonzó: hatékony zsírleválasztás és könnyű tisztítás mosogatógépben.

* modellfüggő


Milyen további kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele páraelszívó termékkelőnyei



Blackboard

Testre szabott üzenetek: hagyományos vagy folyékony krétával írhat és rajzolhat a készülék előlapjára.



MyAmbientLight

Ragyogóan feltűnő: a MyAmbientLight segítségével a különböző színek széles skálája állítható be.



HumidityBalance

Egyedülálló és innovatív: a főzés alatt keletkező nedvesség a HumidityBalance funkciónak köszönhetően felszívódik.



AmbientFragrance

Élvezze az AmbientFragrance visszafogott illatát, az ön ízlésének megfelelően.



Hood in Motion

A legjobb ergonómia: az elszívóernyő automatikusan az ideális munkapozícióba áll.



Utánfutásvezérlés

Szagmentes helyiséglevegő: főzés után a ventilátor 5 vagy 15 percig tovább működik, majd kikapcsol.



Szűrő indikátor

Szűrőcsere egyszerűen: a piros jelzőfény jelzi a zsír- és aktívszén-szűrők telítettségét.



Peremelszívó

Hatékony és szép: a peremelszívónál a zsírszűrőket nemesacél- vagy üveglap rejti el.



Biztonsági kikapcsolás

Hatékony, kezelési hibák esetén is: 10 óra elteltével a páraelszívó automatikusan lekapcsol.

Az ikonok jelentése

A Miele páraelszívók ikonjainak áttekintése



Energiahatékonyság

A készülékek A+++ és B közötti energiahatékonysági osztályokba kerülnek besorolásra.



Con@ctivity

Wi-Fi-alapú automatikus funkció az optimális beltéri klímáért és a maximális kezelési kényelemért.



10 x szűrő

10 rétegű fém zsírszűrő, mosogatógépben tisztítható.



Szűrő indikátor

A zsírszűrő és az aktív szénzsűrő telítettségének optikai kijelzője.



ECO-motor


Különösen hatékony páraelszívó.



Silence

Különösen halk zajok a konyhában.

Aláépíthető páraelszívók



Típus	DA 1260
Kialakítás	•
Aláépíthető páraelszívó	
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	–
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKF 18-P
Design	
Szín	nemesacél
Kezelési kényelem	
Tolókapcsoló	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	C
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	2 x 3 W
Fényerősség (Lx)	330 lx
Színhőmérséklet (K)	3000 Kelvin
Légkivezetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	355
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	64,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	50,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	195
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	73,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	59,0
Műszaki adatok	
Elszívóernyő mérete (mm) (sz x ma x mé)	598 x 125 x 500
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,23
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Szerelési utasítások	
Elszívócsanak fent	•
Elszívócsanak oldalt	–
Elszívócsanak Ø (mm)	150
Utólag vásárolható tartozékok	
Aktív szén-szűrő	Nem
Készülék színe	
Nemesacél	•

Kihúzható páraelszívók





Típus	DAS 2620	DAS 2620 EXTA	DAS 2920	DAS 2920 EXTA
Kialakítás				
Kihúzható páraelszívó	•	•	•	•
Üzem módok				
Levegővezetés fajtája	átszerelhető	átszerelhető	átszerelhető	átszerelhető
Külső üzemelés	–	–	–	–
Szükséges utólag vásárolható átépítésszett keringtetéshez	DUU 151	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	DKFS 31-P, DKFS 31-R	DKFS 31-P, DKFS 31-R	DKFS 31-P, DKFS 31-R	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design				
Szín	nemesacél	nemesacél	nemesacél	nemesacél
Hatékonyaság és fenntarthatóság				
Energiahatékonyasági osztály (A+++ – D)	A	C	A	C
Szűrőrendszer				
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	1	1	1	1
Világítás				
LED	•	•	•	•
Mennyiség x Watt	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W
Fényerősség (lx)	310 lx	310 lx	275 lx	275 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Ventilátor				
Egyenáramú motor (DC motor)	–	–	–	–
Légkivezetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	410	–	410	–
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	61,0	–	61,0	–
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A)*	47,0	–	47,0	–
Keringtetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	415	–	415	–
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	68,0	–	68,0	–
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	54,0	–	54,0	–
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Elszívóernyő mérete (mm) (sz x ma x mé)	596 x 36 x 273	596 x 36 x 273	896 x 36 x 273	896 x 36 x 273
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450	450	450	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650	650	650	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,20	0,00	0,20	0,00
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Szerelési utasítások				
Elszívócsonk fent	•	•	•	•
Elszívócsonk Ø (mm)	150	–	150	–
Kombináció Wi-Fi-s főzőlappal	–	–	–	–
Utólag vásárolható tartozékok				
Aktívszén-szűrő	Nem	Nem	Nem	Nem
Regenerálható aktívszén-szűrő	–	–	–	–
Készülék színe				
Nemesacél	•	•	•	•
Átlátsz.üveg	–	–	–	–

Kihúzható páraelszívók




Típus	DAS 4640	DAS 4940	DAS 8630	DAS 8930
Kialakítás				
Kihúzható páraelszívó	•	•	•	•
Üzemmodok				
Levegővezetés fajtája	átszerelhető	átszerelhető	átszerelhető	átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUU 151	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Szükséges utólag vásárolható aktívcsén-szűrő	DKF 31-P, DKF 31-R	DKF 31-P, DKF 31-R	DKF 31-P, DKF 31-R	DKF 31-P, DKF 31-R
Design				
Szín	átlátsz.üveg	átlátsz.üveg	nemesacél	nemesacél
Kezelési kényelem				
Hál. kapcs. Miele@home-mal	•	•	•	•
Con@ctivity 3.0	•	•	•	•
5/15 perc késleltetési idő	•	•	•	•
Programozható zsírszűrő-telítettség	•	•	•	•
Programozható aktívcsén-szűrő-telítettség	•	•	•	•
Hatékonyág és fenntarthatóság				
Energ.hat.oszt. (A+++~D)	A+	A++	A+	A++
Szűrőrendszer				
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	2	2	2	2
Világítás				
LED	•	•	•	•
Mennyiség x Watt	1 x 3 W	1 x 3 W	1 x 3 W	1 x 3 W
Fényerősség (lx)	300 lx	285 lx	300 lx	270 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Ventilátor				
Egyenáramú motor (DC motor)	•	•	•	•
Légkivezetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	380	400	380	400
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	52,0	51,0	52,0	51,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	39,0	38,0	38,0	37,0
Keringtetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	405	425	405	425
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	61,0	61,0	61,0	61,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0	47,0	47,0	47,0
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Elszívőernyő mérete (mm) (sz x ma x mé)	561 x 68 x 307	861 x 68 x 307	561 x 60 x 307	861 x 60 x 307
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450	450	450	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	–	–	650	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,08	0,08	0,23	0,23
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Szerelési utasítások				
Elszívőcsonk fent	•	•	•	•
Elszívőcsonk Ø (mm)	150	150	150	150
Kombináció Wi-Fi-s főzőlappal	–	–	–	–
Utólag vásárolható tartozékok				
Aktívcsén-szűrő	Nem	Nem	Nem	Nem
Regenerálható aktívcsén-szűrő	–	–	–	–
Készülék színe				
Nemesacél	–	–	•	•
Átlátsz.üveg	•	•	–	–

Kürtőbe építhető páraelszívók



Típus	DA 2360	DA 2390	DA 2578	DA 2668
Kialakítás				
Kürtőbe építhető páraelszívó	•	•	•	•
Üzemmodok				
Levegővezetés fajtája	átszerelhető	átszerelhető	átszerelhető	átszerelhető
Külső üzemelés	–	–	–	–
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	–	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	DKF 19-P	DKF 19-P	DKF 15-P	DKF 19-P
Design				
Szín	nemesacél	nemesacél	nemesacél	nemesacél
Kezelési kényelem				
Hál. kapcs. Miele@home-mal	–	–	•	•
Con@ctivity 3.0	–	–	•	•
Forgatógomb	–	–	–	–
5/15 perc késleltetési idő	–	–	•	•
Programozható zsírszűrő-telítettség	–	–	•	•
Programozható aktívszén-szűrő-telítettség	–	–	•	•
Hatékonyaság és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A	A	A	A+
Szűrőrendszer				
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	1	2	2	2
Világítás				
Mennyiség x Watt	2 x 3 W	4 x 3 W	2 x 3 W	2 x 4,5 W
Fényerősség (lx)	350 lx	500 lx	300 lx	700 lx
Színhőmérséklet (K)	3000 Kelvin	3000 Kelvin	3000 Kelvin	3500 Kelvin
Ventilátor				
Egyenáramú motor (DC motor)	–	–	–	•
Légkivezetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	360	360	360	365
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	52,0	52,0	56,0	51,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	38,0	38,0	41,0	37,0
Keringtetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	320	320	320	330
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	64,0	64,0	63,0	64,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	49,0	49,0	48,0	49,0
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Elszívóernyő mérete (mm) (sz x ma x mé)	584 x 63 x 297	884 x 63 x 297	702 x 50 x 402	580 x 63 x 293
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450	450	450	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650	650	650	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,22	0,23	0,22	0,08
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Szerelési utasítások				
Elszívócsonk fent	•	•	•	•
Elszívócsonk Ø (mm)	150	150	150	150
Kombináció Wi-Fi-s főzőlappal	–	–	ajánlott	ajánlott
Utólag vásárolható tartozékok				
Aktívszén-szűrő	Nem	Nem	Ja	Nem
Készülék színe				
Nemesacél	•	•	•	•

Downdraft páraelszívó rendszerek




Típus	DAD 4840 Black Levantar
Kialakítás	
Downdraft páraelszívó rendszer	•
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	átszerelhető
Külső üzemelés	–
Szükséges utólag vásárolható átépítősztet keringtetéshez	DUU 600
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	DKF 30-P, DKF 30-R
Design	
Szín	fekete
Kezelési kényelem	
Hál. kapcs. Miele@home-mal	•
Con@ctivity 3.0	•
Érintőfelületes kezelés	–
5/15 perc késleltetési idő	•
Programozható zsírszűrő-telítettség	•
Programozható aktívszénszűrő-telítettség	•
Hood in Motion	•
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	1 x 11,2 W
Fényerősség (Lx)	400 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Ventilátor	
Egyenáramú motor (DC motor)	•
Légkivezetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	440
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	62,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	49,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	415
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	69,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	56,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Teljes teljesítményigény (kW)	0,25
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Szerelési utasítások	
Elszívócsonk Ø (mm)	150
Optimális kombináció főzőlappal	KM 7689 FL; KM 7684 FL
Utólag vásárolható tartozékok	
Aktívszén-szűrő	Nem
Regenerálható aktívszén-szűrő	–
Készülék színe	
Fekete	•

Downdraft páraelszívó rendszerek






Típus	DA 2698
Kialakítás	•
Üzem módok	•
Levegővezetés fajtája	átszerelhető
Külső üzemelés	–
Szükséges utólag vásárolható átépítősztet keringtetéshez	DUU 151
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKF 19-P
Design	•
Szín	nemesacél
Kezelési kényelem	•
Hál. kapcs. Miele@home-mal	•
Con@ctivity 3.0	•
Forgatógomb	–
5/15 perc késleltetési idő	•
Programozható zsírszűrő-telítettség	•
Programozható aktív szén-szűrő-telítettség	•
Hatékony és fenntarthatóság	•
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
Szűrőrendszer	•
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
Világítás	•
Mennyiség x Watt	4 x 3 W
Fényerősség (lx)	650 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Ventilátor	•
Egyenáramú motor (DC motor)	•
Légkivezetés	•
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	400
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	51,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	37,0
Keringtetés	•
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	365
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	62,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0
Biztonság	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	•
Elszívóernyő mérete (mm) (sz x ma x mé)	880 x 63 x 293
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,09
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Szerelési utasítások	•
Elszívócsonk fent	•
Elszívócsonk Ø (mm)	150
Kombináció Wi-Fi-s főzőlappal	ajánlott
Utólag vásárolható tartozékok	•
Aktív szén-szűrő	Nem
Készülék színe	•
Nemesacél	•

Fali páraelszívók




Típus	DA 6066 W Wing	DA 6096 W Wing	DA 6498 W Pure Black	DA 6498 W Pure Grey
Kialakítás				
Fali páraelszívó	•	•	•	•
Üzem módok				
Levegővezetés fajtája	átszerelhető	átszerelhető	átszerelhető	átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	DKF 25-P	DKF 25-P	DKF 25-P	DKF 25-P
Design				
Szín	Obszidiánfekete	Briliánsfehér	Obszidiánfekete	Grafit szürke
Kezelési kényelem				
Hál. kapcs. Miele@home-mal	–	–	•	•
Con@ctivity 3.0	–	–	•	•
Érintőfelületes kezelés	–	–	•	•
5/15 perc késleltetési idő	–	–	•	•
Programozható zsírszűrő-telítettség	–	–	•	•
Programozható aktívszén-szűrő-telítettség	–	–	•	•
CleanCover páraelsz.belső	•	•	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	B	B	A++	A++
Szűrőrendszer				
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	1	1	1	1
Világítás				
LED	•	•	•	•
Mennyiség x Watt	2 x 4,5 W	2 x 4,5 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Fényerősség (lx)	400 lx	380 lx	440 lx	440 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Ventilátor				
Egyenáramú motor (DC motor)	–	–	•	•
Légkivezetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	400	400	380	380
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	54,0	54,0	53,0	53,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	39,0	39,0	38,0	38,0
Keringtetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	320	320	330	330
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	62,0	62,0	60,0	60,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	47,0	47,0	46,0	46,0
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Elsz.erny.méret (mm) (szxmaxmé)	598 x 547 x 523	898 x 547 x 523	899 x 550 x 530	899 x 550 x 530
Min.táv.elekt.főz.tól (mm)	450	450	450	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (mm)	650	650	650	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,20	0,20	0,08	0,08
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Szerelési utasítások				
Elszívócsontok fent	•	•	•	•
Elszívócsontok oldalt	–	–	–	–
Elszívócsontok Ø (mm)	150	150	150	150
Utólag vásárolható tartozékok				
Aktívszén-szűrő	Igen	Igen	Igen	Igen
Regenerálható aktívszén-szűrő	DKF 25-R	DKF 25-R	DKF 25-R	DKF 25-R
Készülék színe				
Obszidiánfekete	•	•	•	–
Briliánsfehér	–	•	–	–
Grafit szürke	–	–	–	•
Nemesacél	–	–	–	–

Fali páraelszívók






Típus	DA 6698 W Puristic Edition 6000	DA 6798 W Shape	DA 9091 W Screen	DAW 1620 Active
Kialakítás				
Fali páraelszívó	•	•	•	•
Üzem módok				
Levegővezetés fajtája	átszerelhető	átszerelhető	átszerelhető	átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszelet keringtetéshez	DUW 20	–	–	–
Szüks. ut. vás. aktív sz. szűrő	DKF 12-P	DKF 25-P	DKF 29 szén-szűrő	–
Design				
Szín	nemesacél	Obszidiánfekete	Obszidiánfekete	nemesacél
Kezelési kényelem				
Hál. kapcs. Miele@home-mal	•	•	–	–
Con@ctivity 3.0	•	•	–	–
Érintőfelületes kezelés	•	•	•	–
5/15 perc késleltetési idő	•	•	–	–
Programozható zsírszűrő-telítettség	•	•	–	–
Progr. szén-szű. telítetts.	•	•	–	–
Silence csomag	•	–	•	–
CleanCover páraelsz. belső	•	•	•	–
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonyági osztály (A+++ – D)	A++	A+	B	A
Szűrőrendszer				
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	3	1	2	2
Világítás				
LED	•	•	•	•
Mennyiség x Watt	3 x 3 W	3 x 3 W	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W
Fényerősség (lx)	670 lx	320 lx	300 lx	390 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Ventilátor				
Egyenáramú motor (DC motor)	•	•	–	–
Légkivezetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	400	380	415	–
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	52,0	52,0	50,0	–
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A)*	37,0	37,0	36,0	–
Keringtetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	315	325	385	–
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	63,0	57,0	58,0	–
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0	43,0	44,0	–
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	–
Műszaki adatok				
Elsz. erny. méret (mm) (szxmaxmé)	898 x 85 x 500	898 x 568 x 493	880 x 500 x 260	598 x 50 x 500
Min. táv. elek. főz. laptól (mm)	450	450	450	450
Min. táv. gáz főzhelytől (mm)	650	650	650	–
Teljes teljesítményigény (kW)	0,08	0,08	0,20	0,24
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Szerelési utasítások				
Elszívócsontok fent	•	•	•	•
Elszívócsont Ø (mm)	150	150	150	150
Utólag vásárolható tartozékok				
Aktívszén-szűrő	Nem	Ja	DKF 29 Kohlefilter	Nem
Regenerálható aktívszén-szűrő	DKF 12-R	DKF 25-R	DKF 29-R Kohlefilter	–
Készülék színe				
Obszidiánfekete	•	•	•	–
Brillánsfehér	–	–	–	–
Grafit-szürke	–	–	•	–
Nemesacél	•	–	–	•

Fali páraelszívók



Típus	DAW 1920 Active	PUR 68 W	PUR 98 W
Kialakítás			
Fali páraelszívó	•	•	•
Üzemmodok			
Levegővezetés fajtája	átszerelhető	átszerelhető	átszerelhető
Külső üzemelés	–	–	–
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	–	DUW 20	DUW 20
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	–	DKF 12-P	DKF 12-P
Design			
Szín	nemesacél	nemesacél	nemesacél
Kezelési kényelem			
CleanCover páraelsz.belső	–	•	•
Hatékonyság és fenntarthatóság			
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A	A	A
Szűrőrendszer			
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	3	2	3
Világítás			
LED	•	•	•
Mennyiség x Watt	1 x 3,2 W	2 x 3 W	3 x 3 W
Fényerősség (Lx)	350 lx	330 lx	450 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin	3000 Kelvin	3000 Kelvin
Ventilátor			
Egyenáramú motor (DC motor)	–	–	–
Légkivezetés			
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	–	395	395
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	–	56,0	56,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	–	41,0	41,0
Keringtetés			
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	–	330	330
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	–	64,0	64,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	–	48,0	48,0
Biztonság			
Biztonsági kikapcsolás	–	•	•
Műszaki adatok			
Elszívőernyő mérete (mm) (sz x ma x mé)	898 x 50 x 500	598 x 62 x 500	898 x 62 x 500
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450	450	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	–	650	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,24	0,22	0,22
Feszültség (V)	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10
Szerelési utasítások			
Elszívőcsonek fent	•	•	•
Elszívőcsonek oldalt	–	–	–
Elszívőcsonek Ø (mm)	150	150	150
Utólag vásárolható tartozékok			
Aktívszén-szűrő	Nem	Nem	Nem
Regenerálható aktívszén-szűrő	–	DKF 12-R	DKF 12-R
Készülék színe			
Obszidiánfekete	–	–	–
Brilánsfehér	–	–	–
Grafitszürke	–	–	–
Nemesacél	•	•	•

Sziget páraelszívók



Típus	DA 4248 V D Puristic Varia	DA 6698 D Puristic Version 6000	DA 6708 D Aura Edition 6000	DA 7078 D Aura 3,0 White Loom
Kialakítás				
Sziget páraelszívó	•	•	•	•
Üzem módok				
Levegővezetés fajtája	légelvezetés	átszerelhető	légkeringtetés	légkeringtetés
Szükséges utólag vásárolható átépítőszezt keringtetéshez	–	DUI 32	–	–
Szüks.ut.vás.aktívsz.szűrő	–	DKF 12-P	DKF 21-P	–
Design				
Szín	nemesacél	Obszidiánfekete	nemesacél	Briliánsfehér
Kezelési kényelem				
Hál. kapcs. Miele@home-mal	•	•	•	–
Con@ctivity 3.0	•	•	•	•
Érintőfelületes kezelés	–	•	•	–
5/15 perc késleltetési idő	•	•	•	•
Programozható zsírszűrő-telítettség	•	•	•	•
Programozható aktív szén szűrő-telítettség	–	•	•	•
Silence csomag	•	•	–	–
Hood in Motion	•	–	–	–
Hatékonyaság és fenntarthatóság				
Energ.hat.oszt.(A+++–D)	A+	A++	C	A
Szűrőrendszer				
10 rét.nem.ac. zsírsz.száma	6	3	2	2
Világítás				
LED	•	•	•	•
Mennyiség x Watt	4 x 3 W	4 x 3 W	4 x 3 W	14 W
Fényerősség (Lx)	600 lx	820 lx	720 lx	475 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Ventilátor				
Egyenáramú motor (DC motor)	•	•	–	•
Légkivezetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	420	450	–	–
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	58,0	53,0	–	–
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	43,0	38,0	–	–
Keringtetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	–	330	470	420
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	–	64,0	67,0	65,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	–	49,0	53,0	51,0
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Összmag.légkiv.+külső (mm)	755–1045	705–1005	–	–
Összmag.keringt.+külső (mm)	–	765–1075	500–1500	700–1000
Elsz.erny.méret (mm) (szxmaxmé)	1198 x 70 x 698	898 x 85 x 598	1000 x 112 x 700	700 x 170 x 700
Min.táv.elek.főz.laptól (mm)	450	450	450	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (mm)	650	650	650	–
Teljes teljesítményigény (kW)	0,29	0,11	0,15	0,07
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Szerelési utasítások				
Elszívócsonek fent	•	•	–	–
Elszívócsonek Ø (mm)	150	150	–	–
Utólag vásárolható tartozékok				
Aktívszén-szűrő	Nem	Nem	Ja	Nem
Regenerálható aktívszén-szűrő	–	DKF 12-R	DKF 21-R	DKF 27-R
Készülék színe				
Nemesacél	•	•	•	–
Obszidiánfekete	–	•	–	–
Briliánsfehér	–	–	–	•


Sziget páraelszívók



A ⁺	Con@ctivity 3.0	10 Filter	A		
Filter Indicator	Eco Motor				

Típus	DA 7378 D Aura 4,0 Ambient	PUR 98 D
Kialakítás		
Sziget páraelszívó	•	•
Üzemmodok		
Levegővezetés fajtája	légkeringtetés	átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítősztet keringtetéshez	–	DUI 32
Szükséges utólag vásárolható aktív-szén-szűrő	–	DKF 12-P
Design		
Szín	Briliánsfehér	nemesacél
Kezelési kényelem		
Hál. kapcs. Miele@home-mal	•	–
Con@ctivity 3.0	•	–
Érintőfelületes kezelés	–	–
5/15 perc késleltetési idő	•	–
Programozható zsírszűrő-telítettség	•	–
Programozható aktív-szén-szűrő-telítettség	•	–
Hood in Motion	•	–
Hatékonyág és fenntarthatóság		
Energ.hat.oszt.(A+++–D)	A+	A
Szűrőrendszer		
10 rét.nem.ac.zsírsz.sz. száma	1	3
Világítás		
LED	•	•
Mennyiség x Watt	2x5 W / 2x7,7 W	4 x 3 W
Fényerősség (Lx)	350 lx	500 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin	3000 Kelvin
Ventilátor		
Egyenáramú motor (DC motor)	•	–
Légkivezetés		
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	–	400
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	–	57,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	–	39,0
Keringtetés		
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	440	330
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	66,0	66,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	52,0	49,0
Biztonság		
Biztonsági kikapcsolás	•	•
Műszaki adatok		
Összmag.légkiv.+külső (mm)	–	690–990
Összmag.kerint.+külső (mm)	700–1000	750–1060
Elszívóerőnyő mérete (mm) (sz x ma x mé)	700 x 440 x 500	330 m³/h
Min.táv.elekt.főzőlaptól(mm)	450	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (mm)	–	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,13	0,23
Feszültség (V)	230	230
Biztosíték (A)	10	10
Szerelési utasítások		
Elszívócsonk fent	–	•
Elszívócsonk Ø (mm)	–	150
Utólag vásárolható tartozékok		
Aktív-szén-szűrő	Nem	Nem
Regenerálható aktív-szén-szűrő	DKF 28-R	DKF 12-R
Készülék színe		
Nemesacél	–	•
Obszidiánfekete	–	–
Briliánsfehér	•	–

Mennyezeti páraelszívók



Típus	DA 2808
Kialakítás	
Mennyezeti páraelszívó	•
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítősztet keringtetéshez	DUU 2900
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKF 20-P
Kezelési kényelem	
Hál. kapcs. Miele@home-mal	•
Con@ctivity 3.0	•
5/15 perc késleltetési idő	•
Programozható zsírszűrő-telítettség	•
Programozható aktív szén-szűrő-telítettség	•
CleanCover páraelsz.belső	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energ.hat.oszt.(A+++D)	A+
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	4 x 3 W
Fényerősség (Lx)	720 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Ventilátor	
Egyenáramú motor (DC motor)	•
Légkivezetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	450
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	53,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	38,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	335
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	62,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	47,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm)	339
Páraelszívó összmagassága, keringtetés és külső (mm)	339
Elszívóernyő mérete (mm) (sz x ma x mé)	880 x 342 x 500
Min.táv.elek.főz.laptól (mm)	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (mm)	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,11
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Szerelési utasítások	
Elszívócsonk fent	•
Elszívócsonk oldalt	•
Elszívócsonk Ø (mm)	150
Kombináció Wi-Fi-s főzőlappal	szükséges
Utólag vásárolható tartozékok	
Aktív szén-szűrő	Igen
Regenerálható aktív szén-szűrő	–
Készülék színe	
Nemesacél	•

Hasznos információk részletesen

A Miele páraelszívó szójegyzéke

AmbientFragrance

Belégzés és jó közérzet: a keringtetéses üzemmódú páraelszívó nemcsak csökkenti a konyhában keletkező szagokat, hanem a friss levegőről is gondoskodik. A főzési folyamattól függően így tökéletes illatélményben lesz része. Kedvétől függően különböző illatirányzatok közül választhat. Az illatot tartalmazó flakont felülről kell behelyezni a páraelszívóba, és egyszerűen kicserélhető. Az illatosítás idejét és időközét egyedileg beállíthatja a Miele App segítségével.

Blackboard

Szeretné személyre szabni konyháját? A Blackboard fali páraelszívó előlapján egy üvegből készült tábla található. Erre az előlapra hagyományos krétával vagy folyékony krétával festhet, írhat, rajzolhat stb. A bevásárlólisták vagy határidők így a család összes tagja számára azonnal láthatók. Így a fali páraelszívó bármely konyha központi és egyedi kommunikációs eszköze lehet.

Con@ctivity

A Con@ctivity automatikus funkciónak köszönhetően a páraelszívó kommunikál a főzőlappal: rögzíti a főzőlapon beállított értékeket, és továbbítja a páraelszívó vezérlésének. Miele páraelszívója ezután automatikusan a megfelelő ventilátorteljesítményt választja, így mindig optimális körülményeket biztosít a helyiségben. A főzőlap és az elszívó közötti kommunikáció Wi-Fi kapcsolaton keresztül valósul meg.

ECO-motor

Minden páraelszívó lelke a motor. A Miele részben ECO-motorokat használ, melyek a hagyományos motoroknál akár 50%-kal energiatakarékosabb módon dolgoznak. Emellett rendkívül alacsony a zajszintjük, teljesítményük mégis ugyanolyan, mint a többi Miele páraelszívó esetében.

Nemesacél fém zsírszűrő (10 rétegű)

A Miele páraelszívók 10-rétegű nemesacél fém zsírszűrővel rendelkeznek és kiváló zsírleválasztást biztosítanak. Kivétel közben a beépített leesésvédelem biztonságos kezelést tesz lehetővé, és védi a konyhai környezetet a sérülésektől. A fedőréteg és a szűrőkeret anyaga kiváló minőségű nemesacél, így a mosogatógépben való tisztítás közben nem alakul ki látható elszíneződés, és a keret optikailag sokáig tetszetős marad.

Szűrő indikátor

Ha a Miele páraelszívó zsír- vagy aktívszén-szűrője telítődött, azt a pirosan világító LED jelzi. Ebben az esetben a szűrőt a lehető legrövidebb időn belül meg kell tisztítani, ill. ki kell cserélni. A szűrő gyárilag beállított élettartamát egyedileg módosíthatja: a zsírszűrő tisztítására vonatkozó kijelző 20, 30, 40 vagy 50 órára, az aktívszén-szűrő cseréjére vonatkozó kijelző 120, 180 vagy 240 órára programozható.

Hood in Motion

Különleges igényei vannak? Engedje, hogy elvarázsolják mozgó páraelszívóink. Exkluzív kihúzható és Downdraft páraelszívóink elszívóernyője ideális üzemi helyzetbe áll, és kikapcsolást követően újra visszaáll parkoló állásba. A motoros sziget változat különféle magasságokba állítható. Kiváló ergonómia, rendkívül hatékony elszívás és tökéletes illeszkedés a konyha elrendezésébe.

HumidityBalance

A HumidityBalance gondoskodik arról, hogy a főzési folyamat során keletkezett nedvességet elnyelje a speciális szűrő. A beépített érzékelő méri a hőmérsékletet és a helyiség levegőjének nedvességét, és meghatározza a szűrőben megkötött nedvesség leadásának optimális időpontját — így mindig élvezheti a tökéletes klímát. Ezt a funkciót a Miele App segítségével vezérelheti.

Miele CleanCover

A Miele CleanCover a zsírszűrők mögött található: az éles fém szélek és az elektromos alkatrészek helyett itt csak egy zárt, sima felület található. A fedél igazán könnyen tisztítható és védelmet nyújt a kábelek és motoralkatrészek megérintésével szemben. Részletekbe menő Miele gondoskodás — a még nagyobb kényelemért és biztonságért.

MyAmbientLight

Legjobb fényben: gondoskodik a konyhában az egyedülálló fényhatásról a MyAmbientLight segítségével. A fény színét a környezettől és hangulatától függően egyedileg és kényelmesen beállíthatja a Miele App segítségével. A fényerőt is rugalmasan módosíthatja, hiszen a MyAmbientLight tompítható. Az egyedülálló hangulatvilágítás így a figyelem középpontjában áll.

Utánfutásvezérlés

Az automatikus ventilátor-utánfutás biztosítja a főzés után még a helyiség levegőjében lévő gőz és szagok alapos elszívását. A páraelszívó tetszés szerint 5 vagy 15 perc után automatikusan kikapcsol.

Peremelszívó

A peremelszívó panellel rendelkező páraelszívók esetén a fém zsírszűrők tetszetős burkolat mögé vannak rejtve. A főzés során keletkező párákat a külső élen szívják el.

Lekapcsoló automatika

10 óra elteltével a páraelszívó automatikusan lekapcsol. A legmagasabb szintű biztonság így kezelési hiba esetén is biztosított.

Silence

Hatékony és nagyon halk. A ventilátor, a kürtő és az elszívóernyő speciális szigetelőlapokkal van felszerelve és hatékonyan van szigetelve. Ez azt jelenti, hogy nagy légteljesítmény mellett is lehet normális beszélgetést folytatni.

SmartControl

Az új, elegáns Miele érintőképernyős kezelés színét és kezelési elvét tekintve optimálisan illik a Miele főzőlapokhoz. Kikapcsolt állapotban csak a be/ki ikon ismerhető fel. Ezenkívül csak az aktív beállítások világítanak fényesen — az összes többi halványan világít. Az alapvető funkciók, mint például a túlfutási idő, kényelmesen beállíthatók érintéssel. Tökéletesen alkalmas a Con@ctivity és a Miele App segítségével történő használatra.







Miele Kft.

Miele Experience Center Budapest

1022 Budapest

Alsó Törökvész út 2.

Telefon: 06 1 880 6400

Mobil: +36 20 474 0751

E-mail: bemutatoterem@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-18:00;

Szombat: 10:00-14:00

Miele Experience Center Allee

1117 Budapest

Váli út 5.B.ép., fszt. 1.

Telefon: 06 1 499 9835

Mobil: +36 20 354 6593

E-mail: allee@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 10:00-18:00;

Szombat: 10:00-14:00

Miele Experience Center Debrecen

4026 Debrecen

Hunyadi u. 24., fszt. 8-9.

Mobil: +36 20 778 5015

E-mail: debrecen@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 10:00-18:00;

Szombat: 10:00-14:00