

Miele

Elektromos és indukciós főzőlapok
– beépített páraelszívóval,
SmartLine és gázfőzőlapok

Kiadás: 2023

Miele. Immer Besser.





A mi igényünk

Immer Besser

Üdvözöljük a Mielénél

Amikor dédapáink megalapították a Miele vállalatot, a sikerhez ki kellett tűnniük versenytársaik közül. Valójában csak kétféleképpen lehet ezt megtenni, vagy olcsóbbnak kell lenni, mint a többiek – vagy jobbnak. Mindkettő egyszerre gyakorlatilag lehetetlen. Ők úgy döntöttek, hogy „jobbak” lesznek.

Azt, hogy a Miele az elmúlt 120 év során folyamatosan képes volt meggyőzően megfelelni ennek a magas színvonalnak, számtalan tesztgyőzelem és díj bizonyítja, de mindenekelőtt a sok millió elégedett ügyfél az egész világon. Ez az értékek és célok folyamatosságának köszönhető, amely jellemzően csak az olyan vállalatoknál érhető tetten, amelyek már generációk óta családi kézben vannak.



Ilyen értelemben a Miele 1899 óta nemcsak az első osztályú termékminőséget és a mérnöki tudást jelenti. A Miele neve ugyanennyire egybeforrt a tisztelettel, a tisztességgel és a partneri megbecsüléssel, amelyet a vállalat forgalmazó partnerei, végfelhasználói, beszállítói, alkalmazottai és szomszédai felé tanúsít.

Bárki, aki megvásárolja a Miele termékeit, különösen környezettudatosan cselekszik. Ez következetesen biztosítja az erőforrás-kímélő termelési módszereket – és azokat a termékeket, amelyek igazodási pontként szolgálnak a villamos energia, a víz és a mosószerek fogyasztása tekintetében is, ami ezen felül a pénztárcánkat is kevésbé terheli.

A tulajdonos cégvezetés negyedik generációjaként megígérjük, hogy mindez így is marad.

Markus Miele

és

Reinhard Zinkann

Minőség, amely megelőzi korát.



Az önök kívánságai alkotják készülékeink DNS-ét.

A tartós megbízhatóság elérése érdekében az innovációt mesteri szintű alkotómunkával ötvözzük – mert ez az aprólékos odafigyelés a részletekre biztosítja, hogy készülékeink hosszú ideig működjenek, és minden igényt kielégítsenek. Ezért konyhai készülékeinket olyan intuitívan terveztük, hogy minden mozdulat könnyedén megy velük. Akár textilápolásról, mosogatásról, hűtésről, konyhai eszközökről vagy padlóápolásról van szó – mi mindent megteszünk, hogy háztartásbeli tapasztalatait kellemesebbé tegyük.



A hosszú élettartam az igazi fenntarthatóság

Fenntarthatóság

Képzeld el, hogy sok év alatt számos készülék helyett csak egyet használ. Egyet, amellyel kevesebb energiára és vízre van szüksége. És fenntarthatóan jól tesz.

Teljesítmény

Míg egyes autómotorokat 3 000 órán keresztül tesztelnek, addig mi akár 10 000 órán át teszteljük termékeink teljesítményének állandóságát!). Éjjel-nappal. Átfogó és precíz módon. Ezért teljes mértékben rábízhatja magát termékeinkre.


Alkotómunka

1899 óta az önök kívánságai jelentik az alapot készülékeinkhez. Minden egyes innováció sokkal többet jelent számunkra, mint pusztán egy okot az ünneplésre. Ez egy kihívás, hogy még jobbat hozzunk létre. Ezért készítjük az alkatrészeket és öntjük a vasat saját magunk. Még a készülékeinket gyártó gépeket is mi állítjuk össze. Mi úgy hívjuk ezt: Immer Besser.





Intuitív technológia – személyre szabottan az ön számára



A Miele konyhai beépíthető készülékeket innovatív együttműködésre tervezték. Mert csak így bontakozhat ki az igazi kreativitás a konyhában.



A Miele konyhai készülékek csúcstechnológiát kínálnak innovatív funkciók széles választékával, valamint változatos designnal és színekkel – testreszabott megoldások minden követelményre.

Innovatív Miele@home rendszerünkkel minden intelligens Miele beépíthető készülék kényelmesen, biztonságosan hálózatra kapcsolható. Így teljesen kihasználhatja a készülékeiben rejlő lehetőségeket, és még intelligensebbé teheti a mindennapjait.







Miele@home

Háztartási készülékek hálózatba kapcsolása: Miele@home*

A Miele@home termékellőnyei

Okos hálózat: a Miele@home innovatív rendszerünkkel teljesen kihasználhatja a Miele készülékeiben rejlő lehetőségeket, és még intelligensebbé teheti a mindennapjait. Minden intelligens Miele háztartási készülék kényelmesen és biztonságosan hálózatba kapcsolható. A kezelés egyszerű – a Miele App, az okos hangvezérlés vagy meglévő Smart Home rendszerekbe való integrálás révén. A hálózatba kapcsolás az otthoni Wi-Fi-router és a Miele Cloud segítségével történik.



Miele App**

Tökéletes társ: a Miele App révén mindig figyelemmel kísérheti Miele háztartási készülékeit. Szeretné például nyomon követni a sütőben zajló ételkészítési folyamatot? Vagy tudni szeretné, hogy befejeződött-e már a mosóprogram? Az App ellátja önt a szükséges információkkal, és kényelmes, gyors kezelést kínál. Ezenkívül az App olyan kiegészítő információkat és szolgáltatásokat kínál az ön Miele készülékeihez, mint pl. a BaristaAssistant vagy a receptek. Töltse le most az Appot!



Okos hangvezérlés***

Kapcsolja hálózatba okos Miele háztartási készülékeit digitális hangvezérlő-rendszerekkel. Az Amazon Alexa vagy a Google Home segítségével kényelmesen elindíthatja a programokat, elvégezheti a beállításokat vagy lekérdezheti a készülékek állapotát. Ha tele van a keze, az ArtLine készülékeken a sütő ajtaját egyszerűen, hangvezérléssel kinyithatja. Egyre több rendszer kínál vizuális kimenettel rendelkező kijelzőket, nagyobb kényelmet biztosítva a mindennapokban.




Integrálás Smart Home rendszerekbe

A Smart Home megkönnyíti a mindennapi életet, és egyéni otthoni kényelmet teremt. A redőnyök, a fűtés és a háztartási készülékek kommunikálnak egymással, és egyre inkább az App vagy hangutasítás segítségével történik a vezérlésük. Számos Miele készülék is hálózatba kapcsolható. A praktikus Miele Cloud interfésznek köszönhetően ezeket gyorsan és egyszerűen integrálhatja saját Smart Home partneri alkalmazásába. Így a teljeskörűen hálózatba kapcsolt otthon hatékonyságát és kényelmét élvezheti.

Háztartási készülékek hálózatba kapcsolása: Miele@home*

A Miele App** termékjellemzői



Dashboard

Mindig az aktuális szinten: a Dashboardon ön az összes hálózatba kapcsolt Miele készülékének állapotát látja.

MobileControl


A MobileControl segítségével az alkalmazáson keresztül vezérelheti készülékeit – bárhol is van.

RemoteUpdate

A rendelkezésre álló szoftverfrissítések egyszerűen továbbíthatók az adott készülékre és telepíthetők – anélkül, hogy szerviztechnikust kellene hívnia.

Demo mód

A Miele App demo módja egy első benyomást ad a Miele App előnyeiről, még akkor is, ha még nem rendelkezik hálózatba kapcsolható Miele háztartási készülékekkel.



Fedezze fel a Miele Appban rejlő lehetőségeket!
www.miele.hu



Töltse le most a Miele Appot!



*** A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre. A Miele hálózatba kapcsolható háztartási készülékeinek rendszerkövetelményeit a miele.com/systemrequirements oldalon találja meg.

*** Mobil végkészülékre elérhető. A minimális rendszerkövetelmények az App Store-ban megadott információkban találhatóak.

*** A hangvezérlés a Google LLC és az Amazon Alexa nevű szolgáltatásait használja és azok rendelkezésre állásától függ. A rendelkezésre álló funkciók köre országtól függően változhat. A Google, Google Home és a Google Nest Mini a Google LLC márkái. A Google Nest Mini működéséhez Wi-Fi, internetkapcsolat, egy közeli csatlakozóaljzat, egy Google-fiók és egy kompatibilis mobilkészülék szükséges. Az operációs rendszerrel kapcsolatos minimum követelményeket a g.co/home/req oldalon találja.

Kompatibilis az Alexa hangvezérléssel. Az Amazon, az Alexa és az összes hozzá tartozó márka az Amazon.com, Inc. vagy kapcsolt vállalkozásainak márkái.***

Elektromos és indukciós főzőlapok

Miele
INDUCTION

Főzőlap magában – vagy sütővel

A Miele főzőlapok kialakítási módjai

Konyhája középpontjában: a főzőlap. Magában vagy sütővel? Döntse el saját igényeinek megfelelően.



Sütővel kombinálva

A külön kezelőmező nélküli főzőlapokat mindig sütővel kombinálják. A főzőlapok kezelése a sütő felső részéről történik. A sütővel kombinálható főzőlapok elektromos és indukciós változatokban érhetők el.

Sütőtől függetlenül

A legtöbb főzőlap a sütőtől függetlenül építhető be. A főzőlap alatti tér fiók- vagy szekrényelemek számára használható. Ez rendkívüli rugalmasságot garantál a konyha megtervezésekor.



Az egyedi főzési preferenciákhoz

A Miele főzőlapok kialakítási formái

Irányadó: az indukciós főzőlapok különleges kiviteli jellemzőket nyújtanak és energiát takarítanak meg.



Indukció

Az indukcióval történő főzésnél a hő közvetlenül az edény alján keletkezik. Ezenkívül automatikusan felismeri az edény méretét. Ennek köszönhetően gyakorlatilag nincs energiaveszteség. A főzés különösen biztonságos, mert a főzőzóna melletti részek viszonylag hűvösek maradnak.

Ennek a tulajdonságnak köszönhetően nagyon könnyen tisztítható az üvegkerámia. A sima felületnek köszönhetően a kifröccsent ételek, vagy egyéb szennyeződések gyorsan és könnyedén eltávolíthatóak.

Az indukció sok dolgot lehetővé tesz: kiegészítő felszereltségi jellemzőivel a Miele különleges kényelmet nyújt. Így például a TempControl főzőlapjaink annyira megkönnyítik a hússütést, mint még soha, mivel a serpenyőben a hőmérséklet mindig állandó marad. És a rendkívüli Booster funkcióknak köszönhetően rekord idő alatt felforralja a vizet.



Elektromos

A hagyományos. A főzőzónát a kerámiaüveg alatti fűtőtestek melegítik fel. Ez látható is, mivel a főzőzóna pirosan felizzik.

Minden konyhai szituációhoz megfelel


A Miele főzőlapok méretbeli sokszínűsége

Lehet helytakarékos és lehet nagyszabású, hat főzőzónával – ismerkedjen meg főzőlapjaink méretválasztékával.




A klasszikus

Helytakarékos készülékek 60 cm-es szélességben akár négy főzőedény számára



Még nagyobb kényelem

Készülékek 75 cm-es szélességben akár négy vagy hat főzőedény számára



Maximálisan nagyvonalú

Készülékek 90 cm-es szélességben akár öt vagy hat főzőedény számára




Miele
INDUCTION



A megfelelő keretek a főzési szenvedélyéhez

A Miele főzőlapok keretkialakítása

Egyszerűen keret nélkül vagy nemesacél foglalatban: formatervezési változataink különféle szenvedélyeknek felelnek meg.



Teljesen letisztult

A keret nélküli üvegkerámiák a munkalap síkjába építhetők vagy keret nélkül ráültethetve is beépíthetők. Ezeknek a főzőlapoknak a nagyobb részénél mindkettő lehetséges.



Biztos és stabil

A körbefutó nemesacél kerettel ellátott üvegkerámiákat minden oldalról magas minőségű keret védi.

Az intuitív kezeléssel egyszerű a főzés

A Miele főzőlapok intuitív kezelése

Kezelési koncepcióink egyetlen filozófiát követnek: úgy alakítottuk ki őket, hogy velük élvezet a főzés.



Érintőkijelző

Az érintőkijelzős főzőlapok működésüket és megjelenésüket tekintve briliánsak. A többszínű 18 cm-es érintőkijelzőn szöveges utasítások segítik pl. a speciális asszisztens programok egyszerű kezelését. A PowerFlex Plus funkciónak köszönhetően pedig a sütődények a hátsó főzőzónákon is elhelyezhetők és kényelmesen vezérelhetők. A többnyelvű kijelző különféle nyelveken teszi lehetővé a használatot.



ComfortSelect

Központi vezérlőpult a főzéshez: a központi számsorral vezérelheti az összes főzőzónát és teljesítményfokozatot. A kiegészítő funkciók is kényelmesen használhatók, mivel ezek közvetlenül a számsor fölött elrendezve jelennek meg. Itt adhatja meg az időadatokat is – gyorsan és egyszerűen.



Exkluzív a Mielétől **SmartSelect White**

A teljesítményfokozatokat és az időket rendkívül egyszerűen és gyorsan állíthatja be a SmartSelect segítségével. A fehér és különösen kontrasztos kijelzőnek köszönhetően a leolvasás még kényelmesebb. A SmartSelect White vezérléssel ellátott főzőfelületek ezenkívül ugyanazokkal a kényelmi jellemzőkkel rendelkeznek, mint a SmartSelect – például az egyszerűen használható időkiválasztás.

Exkluzív a Mielétől **SmartSelect**

A teljesítményfokozatokat és az időket rendkívül egyszerűen és gyorsan állíthatja be a SmartSelect segítségével. Mindegyik főzőzónát egy sárga háttérfénnyel megvilágított számsor segítségével kezelheti, amely minden szögből kiválóan olvasható. Az Időzítőt a SmartSelect segítségével érezhetően kényelmesebben állíthatja be, mivel külön választhatja ki a stoppert és a lekapcsoló automatikát.



EasySelect

Koncentráljon arra, ami igazán fontos: az EasySelect egy központi számsorral vezérli az összes főzőzónát és teljesítményfokozatot. A kezelés során így csak a lényeges funkciókra kell koncentrálnia.

Gombvezérlés

A forgatógombos vezérléssel gyorsan és intuitív módon állíthatja be a teljesítményfokozatokat és az időket. Minden főzőzónához különálló gomb tartozik, melyekkel a közvetlen beállítás rendkívül egyszerűen elvégezhető.



Ennél rugalmasabb nem lehet

Főzőlapok egyedi kihasználása: helyezze el teljesen tetszése szerint az edényeket.

Teljes felület

Élvezze a tökéletes szabadságot: a teljes főzőlapot használhatja főzésre – előre meghatározott főzőzónák nélkül, vagyis teljesen rugalmasan. Így minden helyzetben a lehető legjobban helyezheti el edényeit, és pontosan úgy, ahogyan ön szeretné. Így akár hat indukcióképes edényt, serpenyőt és sütőedényt is elhelyezhet egyedileg. Teljes felületű indukcióval ellátott főzőlapjaink különböző készülékszálességekkel kaphatók.



Exkluzív a Mielétől Intelligens edényfelismerés

Rugalmas főzőfelület, rugalmas kezelés: a kezelőelemek az intelligens edényfelismeréssel mindig a megfelelő helyen jelennek meg – mindegy, hol helyezi el az edényt. Ráadásul nagyon elegánsan, mivel a kezelés csak akkor látható, ha elhelyezi a fazekat vagy serpenyőt. A kezelősáv mindig egyértelműen van hozzárendelve – és akkor is követi az edényt, ha azt eltolják. Minden teljes felületű főzőlapunk rendelkezik intelligens edényfelismeréssel.




DiamondFinish

A hagyományos üvegkerámiákhoz képest a különleges üvegkerámia réteg keménysége mintegy kétszeres. Így az edények gyakori tologatása miatti karcolások jelentősen csökkenthetők. A DiamondFinish rétegnek köszönhetően a homok 95%-kal, a súrolószivacs 70%-kal kevesebb karcolást okoz a felületen. Az előny: a főzőlap könnyedén ellenáll a mindennapi terhelésnek és hosszabb ideig megőrzi újszerű kinézetét. A főzés hosszan tartó örömeért. Ezenkívül, a DiamondFinish felület magasfényű bevonatot alkot. Ezzel a főzőlap elegáns megjelenést kap – az esztétikus és minőségi konyhatervelés érdekében.



SilentMove

A SilentMove-nak köszönhetően edényeit és serpenyőit szinte zaj nélkül mozgathatja a főzőlapon. Erről az üvegkerámia speciális rányomata gondoskodik. A főzőedények így jelentősen kényelmesebben és csendesebben mozgathatók – a főzés közbeni jó közérzet érdekében.



Exkluzív a Mielétől Pozicionálási segéd*

Pole-pozíció az edények számára: ezzel a segítséggel mindig megfelelően helyezheti el edényeit. Ha két edényt vagy serpenyőt túl szorosan helyez egymás mellé, optikai és hangjelzés is hallatszik. A főzőedény enyhe eltolásával biztosíthatja az optimális főzési folyamatot.

Szenzorokkal támogatott asszisztens funkciók

Sohasem volt egyszerűbb a sütés

A szenzorvezérelt Miele főzőlapokkal az intelligens technológia beköltözik a konyhájába.



Élvezzen mindig optimális eredményeket sütés közben: a szenzorokkal támogatott TempControl* asszisztens funkció megkönnyíti a konyhai mindennapjait, és még több örömet okoznak önnek a főzés során. TempControl szenzorok számos SmartSelect kezeléssel ellátott főzőlapon, valamint az érintőkijelzős KM 7999 főzőlap teljes főzőfelületén megtalálhatók.

A TempControl* a legkülönbézetesebb sütési folyamatok esetén is garantálja az egyenletes, optimális eredményt. Ehhez egyszerűen válassza a lassú főzési vagy a három sütési fokozat egyikét az ideális hőfokokkal. Ezeket a továbbiakban nem kell szabályoznia, mivel állandó szinten tartják a hőmérsékleteket.



A TempControl* nagyobb biztonságot teremt a konyhában, mivel megbízhatóan megakadályozza az olaj és a vaj túlhevülését a serpenyőben. És mivel optimális hőmérsékleten tartja az elkészítendő ételeket, többé semmi nem ég oda. A funkciót bármely tetszőleges, indukcióképes serpenyővel használhatja – nincs szükség új edényekre.


Miele@home

A Miele Appban számos olyan, pl. hús- vagy halreceptet talál, amelyben kifejezetten a TempControl és a CookAssist használatát vették alapul.






KM 7999 FL




Lassú főzés

Számos fogás csak akkor tökéletes, ha szósz is jár hozzá – mint például a raguknál vagy a bolognainál. A főzőlap a megfelelő hőmérsékletet a főzési fokozatokkal szabályozza. Ezzel elkerülhető a fröcskölés, és a szósz mindig sikerül.




I. sütési fokozat

Ez a sütési fokozat minden olyan ételhez megfelelő, amelyeket alacsony sütési hőmérsékleten kell elkészíteni, például tükörtojáshoz, tojásrántottához, sült szalonnához, csirkemellhez, nudlihoz, zöldséghez, fasírtához, halakhoz és a legtöbb mélyhűtött ételhez.



II. sütési fokozat

Ezzel a közepes sütési hőmérséklettel olyan élelmiszerek süthetők, mint például a garnéla, a steak, a hússzelet, a húskenyér vagy a csíkokra vágott hús. Emellett kiválóan alkalmas magok megpirítására, valamint tócsni, tortilla és karamell készítésére is.



III. sütési fokozat

A legmagasabb fokozat kiváló wokban pároláshoz, illetve pörkölhúsok vagy nagyobb húsmennyiségek erős lepirításához. Emellett ezen a fokozaton készül a palacsinta és a sült burgonya is.




Con@ctivity

Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele indukciós főzőlapok termékjellemzői¹⁾

Con@ctivity

Koncentráljon teljesen a főzésre: a Con@ctivity segítségével a páraelszívó automatikusan megfelelően működik. A főzőlap be- vagy kikapcsolása esetén a páraelszívó magától reagál. Szívóteljesítményét is automatikusan a főzőlapon történetekhez igazítja, így a helyiség klímája állandóan kellemes marad. A készülékek Wi-Fi kapcsolaton keresztül kommunikálnak egymással. A Con@ctivity használatával a páraelszívó és a főzőlap a Miele@home részévé válik.




Teljes felület

Főzőlapok egyedi kihasználása: helyezze el teljesen tetszése szerint az edényeket.

Exkluzív a Mielétől TempControl²⁾

Mindig tökéletes sütési eredmények: a serpenyő hőmérséklete állandó marad, és semmi nem ég oda.



Exkluzív a Mielétől SmartSelect White

Gyors és intuitív: a teljesítményfokozatok minden főzőzónához közvetlenül állíthatók be.

Exkluzív a Mielétől PowerFlex

Páratlanul gyors és rugalmas: az egyedi booster teljesítmény akár 7,3 kW.

DiamondFinish

Masszív és elegáns: a különösen kemény és minőségi DiamondFinish bevonatnak köszönhetően kevesebb a karcolás.

¹⁾ Modellfüggő

²⁾ Szabadalom: EP1704754, EP2153698

Milyen további kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele indukciós főzőlapok termékelőnyei*



Érintőkijelző

Rendkívül egyszerűen megérthető: többszínű 7" széles érintőképernyő az intuitív kezeléssért.



Exkluzív a Mielétől

Intelligens edényfelismerés

Tudja, hol van az edény: a kezelőelemek egyszerűen együtt mozognak a teljes felületen.




Asszisztens programok

Tökéletes támogatás: szenzor által vezérelt sütés intuitívan kezelhető érintőkijelzővel.



SmartSelect

Gyors és intuitív: a teljesítményfokozatok és idők minden főzőzónához közvetlenül állíthatók be.




SilentMove

Gyengéd kezelés: a SilentMove segítségével főzőedényét halkán és kényelmesen csúszathatja el.



TwinBooster

Rugalmas teljesítmény: az indukciós teljesítményt igény szerint feloszthatja vagy egy zónára koncentrálni.



Kombináció SmartLine elemekkel

Egységes és elegáns: a Miele főzőlapok optimálisan kombinálhatók a SmartLine elemekkel.




Biztonsági funkciók

Biztonsági funkcióink megóvják a váratlan meglepetésektől – akkor is, ha gondolatai épp máshol járnak.



Kényelmes kiegészítő funkciók

Számos kiegészítő funkció, például a Stop&Go vagy az Időzítő, egyszerűbbé teszi a konyhai hétköznapokat.



Állandó edényfelismerés

Automatikusan aktiválódó kezelőelemek:
a készülék azonnal felismeri a felhelyezett
edényt.



Con@ctivity



Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele elektromos főzőlapok termékjellemzői¹⁾

Con@ctivity

Koncentráljon teljesen a főzésre: a Con@ctivity segítségével a páraelszívó automatikusan megfelelően működik. A főzőlap be- vagy kikapcsolása esetén a páraelszívó magától reagál. Szívóteljesítményét is automatikusan a főzőlapon történetekhez igazítja, így a helyiség klímája állandóan kellemes marad. A készülékek Wi-Fi kapcsolaton keresztül kommunikálnak egymással. A Con@ctivity használatával a páraelszívó és a főzőlap a Miele@home részévé válik.



**Exkluzív
a Mielétől**


ExtraSpeed²⁾

Még több időt takarít meg: a Miele exkluzív technológiájának köszönhetően önnek több ideje marad.




Sütőzóna

Különösen praktikus: egy sütőedény használatához egyszerűen kapcsolhat be további fűtőköröket.



Többkörös főzőzóna


Teljesen az ön igényei szerint: kapcsoljon be további fűtőköröket – attól függően, mekkorára van szüksége.



**Exkluzív
a Mielétől**

SmartSelect

Gyors és intuitív: a teljesítményfokozatok és idők minden főzőzónához közvetlenül állíthatók be.



**Exkluzív
a Mielétől**

Melegentartás

Tálalásra kész: az edény aljának hőmérsékletét a melegentartás során a készülék úgy szabályozza, hogy semmi ne égjen le.

¹⁾ Modellfüggő

²⁾ Szabadalom: EP2001267

Az ikonok jelentése

Az indukciós főzőlapok ikonjainak áttekintése



Touch Display

Vezérlés

Többszínű 7" széles érintőképernyő az intuitív kezeléshez



SmartSelect White

A teljesítményfokozatok rendkívül gyorsan és intuitív módon választhatók ki. Fehér, nagy kontrasztú kijelző.



SmartSelect

A teljesítményfokozatok rendkívül gyorsan és intuitív módon választhatók ki. Sárga háttérvilágítású számsorok.



ComfortSelect

Különösen egyszerű a főzőzónák és a teljesítményfokozatok vezérlése.



Knebel

Gyors és egyszerű kiválasztás külön gombbal.

Con@ctivity



Con@ctivity 3.0

Jelzi, hogy a főzőlap rendelkezik-e Con@ctivity technológiával.

Rugalmasság



Vollfläche

A teljes főzőfelület rugalmas használata előre meghatározott főzőzónák nélkül.



PowerFlex

Különösen nagy felület két edényhez vagy serpenyőhöz, egy nagy méretű sütőedényhez vagy egy nagy méretű tésztafőző edényhez.



FlexZone

A nagy főzőzóna tökéletes nagyobb edények egymás mögötti elhelyezéséhez vagy sütőedények számára.

TwinBooster



TwinBooster

Két teljesítményfokozat a rendkívül rövid főzési időhöz.

TempControl



TempControl

A legkülönbélebb sütési folyamatok esetén is garantálja az egyenletes, optimális eredményt.

DiamondFinish



DiamondFinish

Masszív és elegáns: a különösen kemény és minőségi DiamondFinish bevonatnak köszönhetően kevesebb a karcolás.

Kombinálható SmartLine elemmel



SmartLine

A SmartLine elemek különböző főzési eljárásokat kínálnak, és tökéletesen kombinálhatók egymással.





SilentMove



SilentMove




Az edények vagy serpenyők mozgatása az üvegkerámia különösen sima felületének köszönhetően szinte hangtalan.

KM 7xxx teljes felületű indukcióval







Típus	KM 7678 FL	KM 7867-1 FL Diamond	KM 7878-1 FL Diamond	KM 7897-1 FL Diamond
Design				
Síkba építhető kivitel	•	•	•	•
Üvegkerámia színe	Fekete	-	-	-
Körbefutó nemesacél keret	-	-	-	-
Nyomatott design	-	-	-	-
Ráültethető kivitel	•	•	•	•
DiamondFinish	-	•	•	•
Kombinálható SmartLine elemmel	•	-	-	-
Kombinálható SmartLine pultba építhető páraelszívóval	-	-	-	-
Főzőzóna				
Főzőedények maximális száma	6	4	6	6
1. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	szabadon választható	szabadon választható	szabadon választható	szabadon választható
Típus	Teljes felület	Teljes felület	Teljes felület	Teljes felület
Méretek (mm)	740x380	570x390	740x380	870x380
Max. teljesítmény (W)	2600	2600	2600	2600
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3650	3650	3650	3650
Kezelési kényelem				
Miele@home	•	•	•	•
Con@ctivity 3.0 automatikus funkció	•	•	•	•
Érintőgombos kezelés	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect White
Kijelző színe	sárga	Fehér	Fehér	Fehér
Intelligens edényfelismerés	•	•	•	•
Pozicionálási segéd	•	•	•	•
Stop&Go funkció	•	•	•	•
Törésvédelem	•	•	•	•
Memória funkció	•	•	•	•
Stopper	•	•	•	•
Lekapcsoló automatika	•	•	•	•
Felfűtő automatika	•	•	•	•
Melegentartás	•	•	•	•
Egyéni beállítási lehetőségek	•	•	•	•
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Reteszelés funkció	•	•	•	•
Maradék hő-kijelző	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Méretek (mm) (sz x mé)	800 x 51 x 520	620 x 51 x 520	800 x 51 x 520	936 x 51 x 520
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) ráültethető kivitelnél	780 x 500	600 x 500	780 x 500	916 x 500
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	780/804 x 500/524	600/624 x 500/524	780/804 x 500/524	916/940 x 500/524
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	51	51	51	51
Súly (kg)	19	14	19	21
Teljes teljesítményigény (kW)	11,00	7,30	11,00	11,00

KM 7xxx főzőzónákkal



Típus	KM 7201 FR	KM 7404 FX	KM 7464 FR	KM 7474 FL
Design				
Síkba építhető kivitel	–	•	–	•
Üvegkerámia színe	Fekete	Fekete	Fekete	Fekete
Körbefutó nemesacél keret	•	–	•	–
Nyomatott design	–	–	–	–
Ráültethető kivitel	•	–	•	•
Főzőzóna				
Főzőzónák száma	4	4	4	4
1. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	elöl balra	elöl balra	elöl balra	elöl balra
Típus	Vario főzőzóna	Vario főzőzóna	Vario főzőzóna	Vario főzőzóna
Méreték (mm)	Ø 160-220	Ø 140-190	Ø 140-190	Ø 160-220
Max. teljesítmény (W)	2300	1850	1850	2300
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3650	3000	3000	3650
2. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	balra hátul	balra hátul	balra hátul	hátul közepén
Típus	Vario főzőzóna	Vario főzőzóna	Vario főzőzóna	Vario főzőzóna
Méreték (mm)	Ø 100-160	Ø 100-160	Ø 100-160	Ø 100-160
Max. teljesítmény (W)	1400	1400	1400	1400
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	2200	2200	2200	2200
3. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	hátul jobbra	jobb	jobb	jobb
Típus	Vario főzőzóna	PowerFlex	PowerFlex	PowerFlex
Méreték (mm)	Ø 140-190	230x390	230x390	230x390
Max. teljesítmény (W)	1850	3400	3400	3400
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3000	7300	7300	7300
4. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	elöl jobbra	–	–	–
Típus	Vario főzőzóna	–	–	–
Méreték (mm)	Ø 140-190	–	–	–
Max. teljesítmény (W)	1850	–	–	–
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3000	–	–	–
Kezelési kényelem				
Miele@home	–	•	•	•
Con@ctivity 3.0 automatikus funkció	–	•	•	•
Érintőkijelzős kezelés	–	–	–	–
Érintőgombos kezelés	EasySelect	ComfortSelect	ComfortSelect	ComfortSelect
TempControl	–	–	–	–
Kijelző színe	sárga	sárga	sárga	sárga
Állandó edényfelismerés	•	•	•	•
Stop&Go funkció	•	•	•	•
Törésvédelem	–	–	–	–
Memória funkció	•	•	•	•
Stopper	•	•	•	•
Lekapcsoló automatika	•	•	•	•
Felfűtő automatika	•	•	•	•
Melegentartás	•	•	•	•
Melegentartás plusz	–	–	–	–
Egyéni beállítási lehetőségek	•	•	•	•
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Reteszelés funkció	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Méreték (mm) (ma x sz x mé)	51 x 574 x 504	51 x 592 x 492	52 x 626 x 526	51 x 800 x 520
Méreték (mm) (sz x mé)	574 x 51 x 504	592 x 51 x 492	626 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) ráültethető kivitelnél	560 x 490	–	560 x 490	780 x 500
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	–	570/596 x 470/496	–	780/804 x 500/524
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	48	51	45	51
Teljes teljesítményigény (kW)	7,30	7,30	7,30	7,30

KM 7xxx főzőzónákkal



Típus	KM 7575 FL	KM 7684 FL	KM 7879 FL	KM 7899 FL
Design				
Síkba építhető kivitel	•	•	•	•
Üvegkerámia színe	Fekete	Fekete	-	-
Ráülthető kivitel	•	•	-	-
Kombinálható SmartLine elemmel	•	-	-	-
Főzőzóna-felszerelés				
Főzőzónák száma	6	4	4	5
1. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	balra	balra	elöl balra	elöl balra
Típus	PowerFlex	PowerFlex	TempControl főzőzóna	Vario főzőzóna
Méret (mm)	230x390	230x390	Ø 160-230	Ø 100-160
Max. teljesítmény (W)	3150	3400	2300	1400
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3650	7300	3650	2200
2. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	középen	jobb	hátsó középen	balra hátsó
Típus	PowerFlex	PowerFlex	Vario főzőzóna	TempControl főzőzóna
Méret (mm)	230x390	230x390	Ø 100-160	Ø 160-230
Max. teljesítmény (W)	3400	3400	1400	2300
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	7300	7300	2200	3650
3. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	jobb	-	jobb	hátsó középen
Típus	PowerFlex	-	PowerFlex	Vario főzőzóna
Méret (mm)	230x390	-	230x390	Ø 180-280
Max. teljesítmény (W)	3400	-	3400	2600
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	7300	-	7300	3650
4. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	-	-	-	jobb
Típus	-	-	-	PowerFlex
Méret (mm)	-	-	-	230x390
Max. teljesítmény (W)	-	-	-	3400
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	-	-	-	7300
Kezelési kényelem				
Miele@home	•	•	•	•
Con@ctivity 3.0 automatikus funkció	•	•	•	•
Érintőgombos kezelés	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect White	SmartSelect White
TempControl	-	-	•	•
Kijelző színe	sárga	sárga	Fehér	Fehér
Állandó edényfelismerés	•	•	•	•
Stop&Go funkció	•	•	•	•
Törésvédelem	•	•	•	•
Memória funkció	•	•	•	•
Stopper	•	•	•	•
Lekapcsoló automatika	•	•	•	•
Felfűtő automatika	•	•	•	•
Melegentartás	•	•	•	•
Melegentartás plusz	-	-	•	•
Egyéni beállítási lehetőségek	•	•	•	•
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Reteszelés funkció	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Méret (mm) (ma x sz x mé)	51 x 800 x 520	51 x 916 x 408	51 x 800 x 520	51 x 936 x 520
Méret (mm) (sz x mé)	800 x 51 x 520	916 x 51 x 408	800 x 51 x 520	936 x 51 x 520
Kivágási méret (mm) (sz x mé) ráülthető kivitelnél	780 x 500	896 x 388	780 x 500	916 x 500
Kivágási méret (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	780/804 x 500/524	896/920 x 388/412	780/804 x 500/524	916/940 x 500/524
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	51	51	51	51
Teljes teljesítményigény (kW)	11,00	7,30	7,30	11,00

KM 7xxx főzőzónákkal



Típus	KM 7999 FL
Design	
Síkba építhető kivitel	•
Üvegkerámia színe	–
Körbefutó nemesacél keret	–
Nyomatott design	SilentMove
Ráülthető kivitel	–
Kombinálható SmartLine elemmel	–
Kombinálható SmartLine pultba építhető páraelszívóval	–
Főzőzóna-felszerelés	
Főzőzónák száma	–
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	balra
Típus	TempControl főzőzóna
Méreték (mm)	230x380
Max. teljesítmény (W)	2800
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	–
2. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	középen
Típus	TempControl főzőzóna
Méreték (mm)	370x290
Max. teljesítmény (W)	2800
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	–
3. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	jobb
Típus	TempControl főzőzóna
Méreték (mm)	230x380
Max. teljesítmény (W)	2800
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	–
Kezelési kényelem	
Miele@home	•
Con@ctivity 3.0 automatikus funkció	•
Érintőkijelzős kezelés	•
Érintógombos kezelés	érintőképernyő
TempControl	•
Kijelző színe	–
Állandó edényfelismerés	•
Stop&Go funkció	•
Törésvédelem	•
Memóriefunkció	•
Stopper	•
Lekapcsoló automatika	•
Egyéni beállítási lehetőségek	•
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteselés funkció	–
Műszaki adatok	
Méreték (mm) (ma x sz x mé)	67 x 936 x 520
Méreték (mm) (sz x mé)	936 x 67 x 520
Kivágási méretek (mm) (sz x mé)	916 x 500
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	916/940 x 500/524
Beépítési magasság	67
csatlakozódobozzal (mm)	
Teljes teljesítményigény (kW)	10,35



Az ikonok jelentése

Az elektromos főzőlapok ikonjainak áttekintése



Vezérlés

A teljesítményfokozatok rendkívül gyorsan és intuitív módon választhatók ki. Sárga háttérvilágítású számsorok.



Az összes főzőzóna és teljesítményfokozat egy számsorral különösen egyszerűen kezelhető.



Egy központi számsorral vezérelheti az összes főzőzónát és teljesítményfokozatot.



Az egyes főzőzónák gyors és egyszerű kiválasztása külön gombbal.



Con@ctivity

Wi-Fi-alapú automatikus funkció az optimális beltéri klímáért és a maximális kezelési kényelemért.



Rugalmasság

A hozzákapcsolható fűtőkörök lehetővé teszik egy sütőedény használatát.



Melegentartás


A készülék mennyiségtől függetlenül melegen tartja az elkészült ételeket a tálaláshoz.



ExtraSpeed

Elektromos fűtőtest a rövid főzési időkért.

Tűzhelytől független elektromos főzőlapok



Típus	KM 6520 FR	KM 6523 FL
Design		
Síkba építhető kivitel	–	•
Üvegkerámia színe	Fekete	Fekete
Körbefutó nemesacél keret	•	–
Nyomatott design	–	–
Ráülthető kivitel	•	–
Főzőzóna		
Főzőzónák száma	4	4
1. főzőzóna/főzőfelület		
Pozíció	elől balra	elől balra
Típus	egykörös főzőzóna	Vario főzőzóna
Méreték (mm)	Ø 180	Ø 120 / Ø 210
Max. teljesítmény (W)	1800	1200/2200
2. főzőzóna/főzőfelület		
Pozíció	balra hátul	balra hátul
Típus	egykörös főzőzóna	egykörös főzőzóna
Méreték (mm)	Ø 160	Ø 145
Max. teljesítmény (W)	1500	1200
3. főzőzóna/főzőfelület		
Pozíció	hátul jobbra	hátul jobbra
Típus	Vario főzőzóna	főző-/sütőzóna
Méreték (mm)	Ø 120 / Ø 210	Ø 170 / 170x290
Max. teljesítmény (W)	750/2200	1500/2600
4. főzőzóna/főzőfelület		
Pozíció	elől jobbra	elől jobbra
Típus	egykörös főzőzóna	egykörös főzőzóna
Méreték (mm)	Ø 145	Ø 180
Max. teljesítmény (W)	1200	1800
Kezelési kényelem		
Miele@home	–	–
Con@ctivity 3.0 automatikus funkció	–	–
Érintógombos kezelés	EasySelect	EasySelect
Gombos kezelés	–	–
Kijelző színe	sárga	sárga
Stop&Go funkció	•	•
Törésvédelem	–	–
Stopper	•	•
Lekapcsoló automatika	•	•
Felfűtő automatika	•	•
Melegentartás	–	–
Biztonság		
Biztonsági kikapcsolás	•	•
Reteszelés funkció	•	•
Maradék hő-kijelző	•	•
Műszaki adatok		
Méreték (mm) (sz x mé)	574 x 43 x 504	752 x 45 x 492
Kivágási méretek (mm) (sz x mé)	560 x 490	600 x 500
ráülthető kivitelnél		
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	–	730/756 x 470/496
Súly (kg)	8	10
Teljes teljesítményigény (kW)	6,70	7,80
Mellékelt tartozékok		
Üvegkaparó	•	•
Dugós csatlakozóvezetékek száma	Igen	Igen

Hasznos információk részletesen

A Miele főzőfőnök szöszedete

Asszisztens programok

Ennek a segítségnek köszönhetően egyszerűbben süthet és főzhet: számos élelmiszer esetén rendelkezésre áll az érintőkijelzős FlexControl főzőlap asszisztens programokkal, melyek a lépésről lépésre útmutatással vezetnek önt és beállításokat javasolnak. Az asszisztenciát a TempControl szenzorok teszik lehetővé.

Sütőzóna

Sokoldalúan használható: a praktikus sütőzónának köszönhetően problémamentesen készíthet finom sülteket Miele főzőlapján. Teljesen egyszerűen kapcsolhat hozzá további fűtőköröket. Így különösen egyenletesen tudja megsütni a húst, ráadásul energiát is megtakaríthat. A sütőzóna optimális a normál edényekhez is.

Con@ctivity

Koncentráljon teljesen a főzésre: a Con@ctivity segítségével a páraelszívó automatikusan megfelelően működik. A főzőlap be- vagy kikapcsolása esetén a páraelszívó magától reagál. Szívóteljesítményét is automatikusan a főzőlapon történetekhez igazítja, így a helyiség klímája állandóan kellemes marad. A készülékek Wi-Fi kapcsolaton keresztül kommunikálnak egymással. A Con@ctivity használatával a páraelszívó és a főzőlap a Miele@home részévé válik.

DiamondFinish

A DiamondFinish bevonatnak köszönhetően a főzőlap hosszú ideig megőrzi újszerű kinézetét. A különleges üvegkerámia réteg jelentősen csökkenti a karcolásokat. A hagyományos üvegkerámiákhoz képest a DiamondFinish réteg keménysége mintegy kétszeres. Így a homok 95%-kal, a súrolószivacs 70%-kal kevesebb karcolást képez előidézni a felületen. Az extra minőségű fényezés ugyanakkor elegáns megjelenést kölcsönöz főzőlapjának.

ExtraSpeed

Az ExtraSpeed funkciójú Miele elektromos főzőlapok rendkívül gyorsak. Egy innovatív és csak a Miele által nyújtott háromkomponensű technológiának köszönhetően a Miele ExtraSpeed főzőzónákon végzett főzéssel még több időt takaríthat meg. Ezt az intelligens ütemezés, a fűtőszálak nagyobb teljesítménye és a hatékony hőmérséklet-felügyelet teszi lehetővé.

FlexZone

Több helyre van szüksége a főzéshez? A Miele FlexZone megoldásnak köszönhetően könnyedén elhelyezheti egymás mögött a nagyobb edényeket is. Az igazán nagy főzőedényekre a megoldás a kibővítő funkció. Ezzel a főzőzónák egész egyszerűen összekapcsolhatók. A Miele sütőedény, a Miele grill-lap és a Miele Teppan Yaki sütőlap használata esetén így akár 3,7 kW-os Booster teljesítményt is elér.

Intelligens edényfelismerés

Rugalmas főzőfelület, rugalmas kezelés: a kezelőelemek az intelligens edényfelismeréssel mindig az edénynél jelennek meg – mindegy, hol helyezi el azt. A kezelőfelület csak akkor látható, ha elhelyez egy edényt vagy serpenyőt. Ha eltolja az edényt, a számsor is követi. A méretfelismerésnek köszönhetően különösen hatékonyan használja ki az energiát. Minden teljes felületű főzőlapunk rendelkezik intelligens edényfelismeréssel.

Kényelmes kiegészítő funkció

Több kényelem a főzésnél: a Stop & Go funkcióval egyetlen gombnyomással az összes főzőzónát az 1. teljesítményfokozatra kapcsolhatja – így a főzőfelületet rövid ideig felügyelet nélkül hagyhatja. A melegen tartó funkciónak köszönhetően étellei tárolási hőmérsékleten maradnak. További extra: ha beállítja az Időzítőt, a főzőzóna a beállított időtartam elteltével automatikusan kikapcsol. A memória funkcióval az egyéni beállítások 10 másodpercig mentésre kerülnek.

Kombináció SmartLine elemekkel

Egyedi konyhai design: egységes mélységüknek köszönhetően a Miele főzőlapok különösen jól mutatnak a Miele elegáns SmartLine elemekkel. A sokoldalú kombinációs lehetőségekkel konyhája kialakítása tökéletesen megfelelhet a saját ízlésének. A 60 cm-es Miele indukciós főzőlapok probléma nélkül használhatók a Miele CSDA 7000 pultba építhető páraelszívóval – melyben a nemes design intelligens technológiával párosul.

Többkörös főzőzóna

A többkörös főzőzónával különösen rugalmasan főzhet – mivel a Miele főzőlapok fűtőköröit teljesen egyedileg kapcsolhatja be. Így a fűtőkör méretét az edény-, ill. serpenyőátmérőnek megfelelően állíthatja be. Ezáltal étellei egyenletesen átsülnek, miközben ön megakadályozza a felesleges energiavesztést.

Állandó edényfelismerés

Ha elhelyez egy edényt egy főzőzónán, akkor a hozzá tartozó kezelőelem automatikusan aktiválódik. Így nem kell többé manuálisan elindítania az egyes főzőzónákat. Ezenfelül a készülék automatikusan felismeri az edény vagy serpenyő méretét – a rendkívül hatékony energiahasználat érdekében.

PowerFlex

PowerFlex főzőzónáink éppolyan sokoldalúak, mint az önre váró főzési helyzetek: legyen szó az egyes főzőedényekről, különösen nagy méretű fazekakról vagy sütőedényekről – valamennyit problémamentesen használhatja. Eközben mindig érezhető időmegtakarítást ér el: az akár 7,3 kW-ig terjedő booster teljesítmény felülmúlhatatlan gyorsaságot produkál a felmelegítésnél.

Biztonsági funkciók

A legjobb védelem minden helyzetben: az üzembehelyezési zár folyamatos védelmet nyújt a készülék illetéktelen vagy véletlen bekapcsolása ellen. Ha szokatlanul sokáig melegítenek egy főzőzónát ugyanazon a teljesítményfokozaton, vagy ha nincs edény a bekapcsolt főzőfelületen, akkor az automatikusan kikapcsol. További segítséget nyújt a maradék hő-kijelző, amely arra figyelmeztet, hogy nem szabad hozzányúlni a még forró főzőzónához.

SilentMove

Így mindig finoman kezelheti az edényeket: az üvegkerámia speciális bevonatának köszönhetően az edények eltolásakor nem keletkeznek kellemetlen zajok.

SmartSelect

A teljesítményfokozatokat és az időket rendkívül egyszerűen és gyorsan állíthatja be a SmartSelect segítségével. Mindegyik főzőzónát egy sárga háttérfénnyel megvilágított számsor segítségével kezelheti, amely minden szögből kiválóan olvasható. A három számjegyű időzítőt a SmartSelect segítségével érezhetően kényelmesebben állíthatja be, mivel külön választhatja ki a stoppert és a lekapcsoló automatikát.

SmartSelect White

A teljesítményfokozatokat és az időket rendkívül egyszerűen és gyorsan állíthatja be a SmartSelect segítségével. A fehér és különösen kontrasztos kijelzőnek köszönhetően a leolvasás még kényelmesebb. A SmartSelect White vezérléssel ellátott főzőfelületek ezenkívül ugyanazokat a kényelmi jellemzőket mutatják fel, mint a SmartSelect – például az egyszerűen használható időkiválasztást.

TempControl

A TempControl a legkülönbélebb sütési folyamatok esetén is garantálja az egyenletes, optimális eredményt. Semmit nem kell utólag szabályoznia, mivel állandó szinten tartja a hőmérsékleteket. Így nemcsak a gondtalan kényelmet élvezheti, hanem a biztonságot is: így már semmi nem éghet oda.

Érintőkijelző

Tökéletes design és működés: a többszínű 7-colos érintőkijelzőn a szöveges utasítások segítik az egyszerű megértést. A kezelési koncepció a 7000-es beépíthető készülékek generációjába illeszkedik, így az ehhez a generációhoz tartozó különböző készülékeket azonos módon kezelheti. A Con@ctivity opcióval ellátott páraelszívó vezérlése van beleépítve. A többnyelvű kijelző a különböző nyelvű felhasználók számára is lehetővé teszi a kezelést.

TwinBooster

A különösen gyors forraláshoz: az exkluzív Miele TwinBooster funkcióval szükség esetén két főzőzóna teljesítményét összevonhatja egy főzőzónára. Vagy pedig ossza el egyedileg az indukciós teljesítményt – és főzzön még rugalmasabban.

Teljes felület

Élvezze a tökéletes szabadságot: a teljes főzőlapot használhatja főzésre – előre meghatározott főzőzónák nélkül, vagyis teljesen rugalmasan. Így minden helyzetben a lehető legjobban helyezheti el edényeit, és pontosan úgy, ahogyan ön szeretné. Így akár hat indukcióképes edényt, serpenyőt és sütőedényt is elhelyezhet egyedileg. Teljes felületű indukcióval ellátott főzőlapjaink különböző készülékszélességekben kaphatók.

Melegentartás

Ezzel a funkcióval ideálisan melegen tarthatja az ételeket – a mennyiség nem számít. Az edényalj-hőmérséklet intelligens felügyeletének köszönhetően az ételek tálalásra kész hőmérsékleten maradnak anélkül, hogy odaégnének. Így ön teljes mértékben a többi menüre fordíthatja figyelmét.

TwoInOne – Főzőlapok





Konyhája középpontjában

A pultba építhető páraelszívók designja



Hatékony páros – amikor az elszívó és a főzőlap egy egységgé válik

A Miele bevált indukciós technológiája hatékony páraelszívóval kombinálva igazi fénypontja lesz a konyhájának. A tervezési szabadság garantált – az új Silence Motor-nak köszönhetően a konyhája szinte zajtalan marad.



Síkba építhető páraelszívó

A Miele páraelszívó tökéletesen síkba illeszkedik a főzőlappal. A nemes és letisztult formatervezésnek köszönhetően az ön páraelszívója tökéletesen integrálható bármelyik berendezési stílusba, és új szintre emeli az esztétikát. A választékban megtalálhatók a nemesacél keretekkel ellátott és keret nélküli modellek egyaránt. Így ön maximális rugalmasságot élvezhet a konyha kialakítása során – a maximális formatervezési igények kielégítése érdekében.

Egyedi igényeket kielégítő készülékkonceptciók

Kivitel és kezelési koncepció

Szeret sok emberre főzni, vagy a legkényelmesebb kezelést részesíti előnyben? A Mielénél különböző, exkluzív készülékkonceptciók közül választhat. Minden igényre rendelkezünk kész megoldással. Így már semmi sem állhat a különleges főzési élmények útjába.



Sok hely a főzéshez:

A tágas PowerFlex XL főzőzónáknak köszönhetően kényelmesen elhelyezhet több nagy edényt is egymás mögött. Vagy használhatja a praktikus kibővítő funkciót, mellyel a főzőzónákat egyszerűen összekapcsolhatja. Ily módon még a nagyobb családoknak sem kell sokat várniuk az ételre. A ComfortSelect White kezelőszervek középen, a ventilátor alatt helyezkednek el, és egyszerű és elegáns vezérlést biztosítanak. Válassza ezt a modellváltozatot, ha gyakran főz sok ember számára, és ezért nagyobb méretű edényeket használ.



Kezelési kényelem felső fokon:

A praktikus és nagyvonalú SmartSelect vezérléssel a teljesítményfokozatok és az idő beállítása gyors és egyszerű. Mindegyik főzőzónát egy sárga háttérvilágítású számsor segítségével állíthatja be. Ez a változat a hagyományos PowerFlex főzőzónáinkkal rendelkezik – tökéletes választás, ha kényelmes vezérlést szeretne, és általában kevés edénnyel főz.



Optimális teljesítmény

Gyakran főz több edényben egyszerre? Ezzel a modellel ez nem probléma, hiszen a négy különálló főzőzóna elegendő helyet biztosít ehhez. A Miele Silence Motor alacsony zajszintje tovább fokozza a főzés élményét. Különösen halk működése még magas teljesítményfokozaton sem zavaró. A beépítési módtól függően az alsó szekrény fiókjai teljes mélységükben használhatók.



Rugalmas helykínálat

Legyen szó sütőedényről, grill-lapról vagy Teppan Yakiról, ezen a modellel még a különösen nagyméretű edények is tökéletesen elhelyezhetők. Ennek alapja a kibővítő funkció. Ezzel a megoldással a főzőzónák egyszerűen összekapcsolhatók egy nagyobb főzőfelületté. A Silence motornak köszönhetően a szagok eltávolítása szinte zajtalanul történik.

Maximális szabadság a tervezésben

Minden beépítési helyzethez a megfelelő készülék

A „TwoInOne“ a konyha igazi fénypontja a beépített páraelszívóval rendelkező főzőlapok között. Kitűnik intelligens, átgondolt technológiájával, kényelmes használatával és azzal, hogy gond nélkül beépíthető minden konyhába. A „TwoInOne“ beépítése esetén a különféle belmagasságok vagy a szem előtt lévő egyéb akadályok többé nem jelentenek problémát.

Rugalmas beszerelési lehetőségek

Az, hogy Önnek melyik üzemmód a legjobb választás, különböző tényezőktől függ.

Elszívó üzemmód: elszívó üzemmódban a pultba építhető páraelszívó szívja be a párákat, és a zsírszűrők segítségével szűri ki a zsírrészecskéket. A megszárt levegő a konyha légteréből egy csatornarendszeren keresztül távozik a szabadba. A megszárt elhasznált levegővel a szagok és a felesleges pára is távoznak a konyhából.

Írányított keringtetés: a keringtetéses üzemmód energiafogyasztás szempontjából előnyös. Keringtetéses üzemmódban nem csak a zsírszemcséket, hanem a szagrészecskéket is kiszűri a rendszer, és a megtisztított levegőt az alsó szekrényben lévő csatornarendszeren keresztül visszavezeti a helyiségbe.

Plug&Play: a legegyszerűbb tervezés és kivitelezés – Plug&Play telepítés esetén a szárt levegő a lábazatban lévő diszkrét nyíláson keresztül, kiegészítő csatornarendszer használata nélkül visszakérül a helyiségbe. Ebben az esetben a tervezési és kivitelezési ráfordítás lényegesen alacsonyabb.



A lehető legegyszerűbb tisztítás

A páraelszívó minden mozgó része egyszerűen, kézzel kivehető, és kényelmesen, mosogatógépben tisztítható.








Optimális keretfeltételek


Minden beépítési helyzethez a megfelelő készülék

A Miele beépített páraelszívóval rendelkező indukciós főzőlapja körbefutó nemesacél kerettel és keret nélküli változatban is kapható. A keret nélküli változat síkba építhető vagy ráültethető.




Körbefutó nemesacél keret

A főzőlap üvegkerámia lapját kiváló minőségű nemesacél keret zárja körbe.



Síkba építhető kivitel

A keret nélküli főzőlapváltozat tökéletesen beépíthető a munkalapba – mintha csak oda szabták volna. Teljes egészében sarkok és élek nélkül.



Keret nélküli üvegkerámia

Kiváló minőségű kialakítás és lenyűgöző üveg hatású megjelenés a munkalapra ültetve.




Con@ctivity

Exkluzív felszereltség a tökéletes élvezetért!

A Miele „TwoInOne“ főzőlapok termékelőnyei*

Con@ctivity

A Con@ctivity segít, hogy csak a főzés élvezetére kelljen koncentrálnia. A páraelszívó és a főzőlap kommunikálnak egymással. A főzőlap továbbítja a beállításokat a páraelszívó elektronikájának, amely automatikusan szabályozza a ventilátorfokozatot. Így nem kell azzal foglalkoznia, hogy a páraelszívót majd később kikapcsolja. Minden „TwoInOne“ Miele főzőlap alapfelszereltségként el van látva a Con@ctivity funkcióval.



Silence motor

Extra halk: a Miele által fejlesztett motor nagyobb légteljesítménynél is 25%-kal halkabb, mint az előző modellek.

**Exkluzív
a Mielétől**

PowerFlex XL

Nagy hely: a főzőlap teljes mélységének kihasználása révén nagy méretű főzőedény is tökéletesen elhelyezhető.



Exkluzív a Mielétől TwinBooster

Egyedülálló rugalmasság: az indukciós teljesítményt igény szerint feloszthatja, pl. csak egy zónára koncentrálni.

Exkluzív a Mielétől ComfortSelect White

Elegáns és kényelmes: vezérelje Miele főzőlapját kényelmesen, és élvezze a kiváló minőségű, tetszetős külsőt.

Nemesacél fém zsírszűrő

Kényelmes tisztítás: a kiváló minőségű 10 rétegű fém zsírszűrők mosogatógépbe tehetőek, és különösen tartósak.

Exkluzív felszereltség a tökéletes élvezetért

A Miele „TwoInOne“ főzőlapok termékelőnyei*



Exkluzív a Mielétől **ComfortSelect Plus**
Kompakt és kényelmes: az összes főzőzónát és ventilátort áttekinthetően vezérelheti egy központi számsorral.




SmartSelect
Gyors és intuitív: a teljesítményfokozatok és idők minden főzőzónához közvetlenül állíthatók be.



Miele CleanCover
Védelem és könnyű tisztítás: a zárt és sima belső tér megakadályozza az elektromos rendszerrel és a motorral való érintkezést.



Síkba építhető páraelszívó
Síkba építhető és elegáns: a visszafogott design teljes szabadságot tesz lehetővé a konyha berendezésekor.



FlexZone
Egyedülálló helykínálat: a Miele FlexZone megoldásnak köszönhetően a nagy edényeket egymás mögé helyezheti.



Longlife AirClean szűrő
Hatékony szagmegkötés: a sütőben regenerálható aktív szén-szűrős méhsejtcellás szerkezetnek köszönhetően.



Állandó edényfelismerés
Automatikusan aktiválódó kezelőelemek: a készülék azonnal felismeri a felhelyezett edényt.



Kényelmes kiegészítő funkciók
Számos kiegészítő funkció, például a Stop&Go vagy az Időzítő, egyszerűbbé teszi a konyhai hétköznapokat.



Biztonsági funkciók
Biztonsági funkcióink megóvják a váratlan meglepetésektől – akkor is, ha gondolatai épp máshol járnak.

Az ikonok jelentése

Miele „TwoInOne“ főzőlapok ikonjainak áttekintése



Vezérlés

Gyors és kiváló vezérlés a fehér számsorral.



A főzőzónák és ventilátorok egy központi számsorral vezérelhetők.



A teljesítményfokozatok rendkívül gyorsan és intuitív módon állíthatók be. A számsorok sárga háttérvilágításúak.



Con@ctivity

Automatikus funkció az optimális beltéri klímáért és a maximális kezelési kényelemért.



Rugalmasság

Különösen nagy teljesítményű, extra nagy főzőzóna nagyobb edények egymás mögötti elhelyezéséhez vagy sütőedények számára.



Tökéletes nagyobb edények egymás mögötti elhelyezéséhez vagy sütőedények számára.



A nagy főzőzóna tökéletes nagyobb edények egymás mögötti elhelyezéséhez vagy sütőedények számára.



Silence motor

A Miele által fejlesztett motor nagyobb légteljesítménynél is 25%-kal halkabb, mint az előző modellek.



TwinBooster


Két teljesítményfokozat a rendkívül rövid főzési időhöz.



Energiahatékonyság

Az energiacímkeről leolvashatja a hatékonyságot és teljesítményt.

Indukciós főzőlapok páraelszívóval



Típus	KMDA 7473 FL-A Silence	KMDA 7473 FL-U Silence	KMDA 7476 FL
Üzem módok	DFK-xxxx,DMK 150-1	-	DFK-xxxx,DMK 150-1
Elhasznált levegő kivezetése utólag megvásárolható tartozékkal			
Irányítatlan keringtetés (Plug&Play telepítés)	-	•	-
Design			
Síkba építhető kivitel	•	•	•
Körbefutó nemesacél keret	-	-	-
Ráülthető kivitel	•	•	•
Főzőzóna-felszerelés			
Főzőzónák száma	4	4	4
PowerFlex főzőzónák			
Típus	-	-	-
Átmérő (mm)	Ø 110-210	Ø 110-210	Ø 150 – 230
TwinBooster (W)	-	-	3650
1. főzőzóna/főzőfelület			
Típus	Flex főzőfelület	Flex főzőfelület	PowerFlex XL főzőfelület
Méret (mm)	210x420	210x420	230x460
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	-	-	7300
2. főzőzóna/főzőfelület			
Típus	Flex főzőzóna	Flex főzőzóna	PowerFlex XL főzőfelület
Méret (mm)	210x420	210x420	230x460
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	-	-	7300
Kezelési kényelem			
Miele@home	•	•	•
Con@ctivity 3.0 automatikus funkció	•	•	•
Érintógombos kezelés	-	ComfortSelect Plus	ComfortSelect Plus
Kijelző színe	sárga	sárga	sárga
Hatékony és fenntarthatóság			
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+	-	A++
Légkivezetés			
Légtelj. max. fokozat (m³/h)	530	-	490
Hangt. max. fok. (dB(A) re1pW)	64,0	-	-
Hang.nyo. max.f.(dB(A)re20µPa)	50,0	-	-
Keringtetés			
Légtelj. max. fokozat (m³/h)	-	465	410
Hangt. max. fok. (dB(A) re1pW)	-	68,0	70,0
Hang.nyo. max.f.(dB(A)re20µPa)	-	55,0	56,0
Műszaki adatok			
Méret (mm) (sz x mé)	800 x 200 x 520	800 x 200 x 520	800 x 200 x 520
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) ráülthető kivitelnél	780 x 500	780 x 500	780 x 500
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	780/804 x 500/524	780/804 x 500/524	780/804 x 500/524
Teljes teljesítményigény (kW)	7,50	7,50	7,50

Hasznos információk részletesen

A Miele TwoInOne-főzőzónák szószedete

Con@ctivity

Az időtálló Con@ctivity automatikus funkcióval csak a főzésre kell koncentrálnia. A páraelszívó be- és kikapcsolása mellett a Con@ctivity az elszívó szívási teljesítményét is automatikusan a főzőlapon törtétekhez igazítja, így a helyiség klímája kellemes marad.

ComfortSelect Plus

Kiválóan áttekinthető: a főzőzónákat és a páraelszívót rendkívül kényelmesen, a középen elhelyezett számsorral kezelheti. Főzés közben csak az aktuálisan szükséges szimbólumok jelennek meg sárga háttérvilágítással – így mindig tökéletes áttekintést kap. Továbbá minden főzőzóna rendelkezik saját időzítővel – ezzel kényelmesen beállíthatja a lekapcsolási időt.

ComfortSelect White

A ComfortSelect White-tal minden főzőzónát, valamint Miele főzőlappja páraelszívóját is egy elegáns, központi számsorral kezelheti. A vezérlés így rendkívül kényelmes. A fehér kijelző különösen elegáns megjelenésével győz meg. A letisztult design érdekében használaton kívül a számsor nem látható.

Nemesacél fém zsírszűrő

A Miele páraelszívók tíz rétegű nemesacél zsírszűrővel vannak ellátva. A fedőréteg és a szűrőkeret kiváló minőségű nemesacélból készül. A zsírszűrő mosogatógépben történő kényelmes tisztítása során nem jelentkeznek látható elszíneződések. A Miele zsírszűrők így hosszú ideig megtartják esztétikus külsejüket.

Síkba építhető páraelszívó

Minimális design: a Miele páraelszívó visszafogott és elegáns – így esztétikai és funkcionális szempontból is a legmagasabb igényeknek felel meg. A síkba építhető páraelszívónak köszönhetően az edényeket és a serpenyőket kényelmesen tudja tologatni a főzőlapon – mindezt teljesen akadálymentesen.

FlexZone

Több helyre van szüksége a főzéshez? A Miele FlexZone megoldásnak köszönhetően könnyedén elhelyezheti egymás mögött a nagyobb edényeket is. Az igazán nagy főzőedényekre a megoldás a kibővítő funkció. Ezzel a főzőzónák egész egyszerűen összekapcsolhatók. A Miele sütőedény, a Miele grill-lap és a Miele Teppan Yaki sütőlap használata esetén így akár 3,7 kW-os Booster teljesítményt is elér.

Kényelmes kiegészítő funkció

Több kényelem a főzésnél: a Stop & Go funkcióval egyetlen gombnyomással az összes főzőzónát az 1. teljesítményfokozatra kapcsolhatja – így a főzőfelületet rövid ideig felügyelet nélkül hagyhatja. A melegen tartó funkcióknak köszönhetően ételei tálalási hőmérsékleten maradnak. További extra: ha beállítja az Időzítőt, a főzőzóna a beállított időtartam elteltével automatikusan kikapcsol. A memória funkcióval az egyéni beállítások 10 másodpercig mentésre kerülnek.

Longlife AirClean szűrő

A sütőben található regenerálható, kőszénből készült, hosszú élettartamú aktív szén-szűrős méhsejtcella hatékonyan elnyeli a szagokat. Ezek a szagszűrők alternatív módon számos fali és sziget elszívó esetén utólag vásárolható tartozékként kaphatók.

Miele CleanCover

A Miele CleanCover a zsírszűrők mögött található: az éles fém szélek és az elektromos alkatrészek helyett itt csak egy zárt, sima felület található. A fedél igazán könnyen tisztítható és védelmet nyújt a kábelek és motoralkatrészek megérintésével szemben. Részletekbe menő Miele gondoskodás – a még nagyobb kényelemért és biztonságért.

Állandó edényfelismerés

Ha elhelyez egy edényt egy főzőzónán, akkor a hozzá tartozó kezelőelem automatikusan aktiválódik. Így nem kell többé manuálisan elindítania az egyes főzőzónákat. Ezenfelül a készülék automatikusan felismeri az edény vagy serpenyő méretét – a rendkívül hatékony energiahasználat érdekében.

PowerFlex XL

Sokoldalú és kényelmes: a PowerFlex XL-főzőzónák több helyet biztosítanak az ételkészítés során. Helyezzen kényelmesen egymás mögé két nagyobb edényt vagy használja a praktikus kibővítő funkciót, mellyel a főzőzónákat egyszerűen összekapcsolhatja. Így sütőedényét is tökéletesen elhelyezheti. Egyedülálló az akár 7,3 kW teljesítményű Booster funkcióval elérhető sebesség.

Biztonsági funkciók

A legjobb védelem minden helyzetben: az üzembehelyezési zár folyamatos védelmet nyújt a készülék illetéktelen vagy véletlen bekapcsolása ellen. Ha szokatlanul sokáig melegítenek egy főzőzónát ugyanazon a teljesítményfokozaton, vagy ha nincs edény a bekapcsolt főzőfelületen, akkor az automatikusan kikapcsol. További segítséget nyújt a maradékhő-kijelző, amely arra figyelmeztet, hogy nem szabad hozzányúlni a még forró főzőzónához.

Silence motor

A Miele Silence motornak köszönhetően a szagok és zsírok eltávolítása nem csak különösen megbízhatóan, hanem szinte zajtalanul is történik. Magasabb szívóteljesítménynél is hatékonyan és különösen halkán dolgozik a motor – alacsony zajszint a főzéshez. A kettős áramlású ventilátornak köszönhetően a zaj eltűnik a háttérben. A korábbi modellekhez képest a zajszint kb. 25%-kal csökkent.

SmartSelect

A teljesítményfokozatokat és az időket rendkívül egyszerűen és gyorsan állíthatja be a SmartSelect segítségével. Mindegyik főzőzónát egy sárga háttérfénnyel megvilágított számsor segítségével kezelheti, amely minden szögből kiválóan olvasható. A három számjegyű időzítőt a SmartSelect segítségével érezhetően kényelmesebben állíthatja be, mivel külön választhatja ki a stoppert és a lekapcsoló automatikát.

TwinBooster

A különösen gyors forraláshoz: az exkluzív Miele TwinBooster funkcióval szükség esetén két főzőzóna teljesítményét összevonhatja egy főzőzónára. Vagy pedig ossza el egyedileg az indukciós teljesítményt – és főzön még rugalmasabban.



SmartLine





SmartLine – kulináris központ az ön konyhájában

A Miele SmartLine választék

Tervezési lehetőségek széles választéka

Állítsa össze igényei és konyhatervei szerint személyes készletét. A SmartLine elemek a sütőtől függetlenül tervezhetők és rugalmasan beilleszthetők konyha-konfigurációjába. A szabadon kombinálható pultba építhető elszívók teljesen új tervezési lehetőségeket nyitnak meg. A Miele SmartLine készülékekkel kompromisszumok nélkül, korábban nem ismert rugalmassággal valósíthatja meg elképzeléseit.



Elegáns design és optimális kombinálhatóság

Öné a választás!








Elegáns design és optimális kombinálhatóság

Öné a választás!

Elegáns megjelenés

Az Miele SmartLine elemeknek az üvegkerámia rendkívül elegáns külsőt kölcsönöz. A magas minőség és egyszerű vonalak a készülékeket átölelő vonalvezetéssel minden konyhai helyzetben gond nélkül beilleszthető.



**Exkluzív
a Mielétől**

SmartSelect

A teljesítményfokozatok rendkívül gyorsan és intuitív módon állíthatók be. Minden főzőzónához tartozik egy hátulról sárgán megvilágított számsor. Így minden látószögéből garantált a jó olvashatóság. Az időzítők idejei a stopper és kikapcsoló automatika különválasztott kezelése révén még kényelmesebben állíthatók be.

Fém gombok

A minőségi fém gombok kontrasztot képeznek a gáz SmartLine elemek elegáns kialakításával. Kifejezik a professzionális jelleget és kényelmes kezelést tesznek lehetővé.



Rugalmas beépítési lehetőségek

A Miele SmartLine elemek különleges formatervvel és kényelmi funkciókkal ejtenek bővületbe. Az egyes készülékek egyedi funkciói ellenére olyan, mintha a modelleket egy darabból öntötték volna. A kombinált beépítés homogén, nemes készülékegyüttest eredményez. Akár síkba építhető, vagy ráültethető kivitel – ez minden konyha fénypontja!

Kombinálható a klasszikus indukciós főzőlappal

A készülékmélységek és a SmartSelect vezérlés összehangolásának köszönhetően a SmartLine elemek kombinálhatók a klasszikus 60 cm széles indukciós főzőlappal. Ez határtalan kombinálhatóságot és soha nem látott rugalmasságot tesz lehetővé.


A főzés szabadsága

Minden ízléshez a megfelelő készülék



Indukció

Gyors és energiahatékony: az indukciós főzésnél a hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, miközben a készülék automatikusan felismeri az edény méretét. Gyakorlatilag nincs energiavesztés. A főzőzónák melletti területek viszonylag hűvösek maradnak, és különösen biztonságossá teszik az indukciós főzést. A rugalmasság mellett egyedülálló a PowerFlex főzőzónák gyorsasága is. Az indukció számos előnyének köszönhetően már régóta otthon van a profi konyhákban.



Gáz

A gáz primer energiaforrás. Ez alatt olyan energiaforrásokat kell érteni, melyek a természetből érkeznek, és használatukhoz nincs szükség további átalakítási folyamatokra. Ezért a gázzal történő főzés rendkívül környezetbarát.




Indukciós wok

Professzionális kategória: a formában és funkcióban tökéletesre hangolt Miele wok serpenyő egy pontosan kialakított mélyedésbe illeszkedik. A hő így optimálisan oszlik el, az eredmény pedig tökéletes. Az intelligens ControllInduc® rendszer ezenkívül meggátolja az olaj vagy a zsír túlhevülését. A Miele indukciós wok emellett olyan különleges kényelmi funkciókkal rendelkezik, mint pl. a Booster technológia.



TeppanYaki

Modern japán főzőhagyomány: a TeppanYaki használata a modern konyha kulináris élményeihez tartozik. Az ételek közvetlenül a forró nemesacél felületen készülnek el. Az indukciós hevítésű Miele TeppanYaki két külön használható fűtőzónával rendelkezik: így ön egyszerre több ételt is készíthet és melegen tarthat különböző hőmérsékleteken.



Pultba építhető páraelszívók


A zavaró szagok és párák nélküli főzést a Miele pultba építhető páraelszívója teszi lehetővé. A két SmartLine elem közti középponti elhelyezéssel a Miele pultba építhető páraelszívó a párát pontosan ott szívja el, ahol az keletkezik. Az új pultba építhető páraelszívó gázelemek mellett is használható. Ebben az esetben az üvegburkolat szolgál mágneses láng elleni védelemként.



Kombinálható Miele SmartLine pultba építhető páraelszívó

Meggyőző rugalmasság, minőség és energiahatékonyság

A Miele pultba építhető páraelszívó a páraelszívók abszolút csúcspontja. Meggyőző: átgondolt technológia, kényelem és gond nélküli beépíthetőség minden konyhába. A pultba építhető páraelszívó alsó szekrénybe történő beépítése révén az eltérő belmagasság és a látómező más akadályai már nem okoznak problémát. A pultba építhető páraelszívó szabadon kombinálható a SmartLine elemekkel és egy 60 cm széles főzőlappal. A készülék ezen kívül gáz elemek mellett is használható. A FlameGuard egy üvegből készült mágneses burkolat, mely megakadályozza a lángok veszélyes beszívását. Mint minden más elem, a pultba építhető páraelszívó is 52 cm mély, és SmartSelect vezérléssel rendelkezik.




Rugalmas beszerelési lehetőségek

A Miele pultba építhető páraelszívó minden tekintetben rugalmas. A ventilátor a lábészben helyezkedik el, és ugyanúgy ideális a magas hatásfokú elszívó üzemre, mint a keringtetéses üzemre, pl. passzív házakban. A számos műszaki előny mellett a pultba építhető páraelszívó a kompakt kialakításnak köszönhetően teljesen új telepítési lehetőségeket is kínál. Az alsó szekrényben kevés helyet foglal el, és elegendő teret hagy a fiókok számára.



Egyszerű tisztítás

A pultba építhető páraelszívó minden mozgó része egyszerűen, kézzel kivehető, és mosógépben tisztítható.








Kombinálható Miele SmartLine pultba építhető páraelszívó

Meggyőző rugalmasság, minőség és energiahatékonyság

Nemesacél fém zsírszűrő

A Miele pultba építhető páraelszívók tíz rétegű nemesacél zsírszűrővel vannak ellátva. A fedőréteg és a szűrőkeret kiváló minőségű nemesacélból készül. A zsírszűrő mosogatógépben történő kényelmes tisztítása során nem jelentkeznek látható elszíneződések. A Miele zsírszűrők így hosszú ideig megtartják esztétikus külsejüket.



Csatornrendszer a lábazati ventilátorhoz

Mellékelt lapocszatorna-rendszer (222 x 89 mm) a levegőnek a lábazati ventilátorhoz történő elvezetéséhez. A következőket tartalmazza: 1 db 90°-os vízszintes könyök, 1 db 90°-os függőleges könyök, 1 db 50 cm-es elem (egyedileg vágható) és 1 db négyzetes-kerek összekötő elem a lábazati ventilátorhoz.

ECO-motor

Az ECO-motor egyenárammal működik, és a hagyományos motorokhoz képest akár 70 %-kal kevesebb energiát fogyaszt. A technológiának köszönhetően járása rendkívül csendes, teljesítménye pedig pontosan akkora, mint a Miele összes másik elszívó-motorjának.



Miele CleanCover

A zsírszűrő mögött helyezkedik el a Miele CleanCover. Az éles fém szélék és az elektromos alkatrészek helyett itt csak egy zárt, sima felület található. A fedél igazán könnyen tisztítható és védelmet nyújt a kábelek és motoralkatrészek megérintésével szemben. Részletekbe menő Miele gondoskodás – a még nagyobb kényelemért és biztonságért.

Energiahatékonysági osztály

Az energiahatékonysági címkéről egy szempillantás alatt leolvashatja a pultba építhető páraelszívó hatékonyságát és teljesítményét. A Miele készülékek ötvözik a ventilátor és zsírszűrő hatékonyságának legjobb értékeit.

Miele
INDUCTION


0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele SmartLine-elemek termékjellemzői*

Exkluzív a Mielétől SmartSelect

A teljesítményfokozatokat és az időket ezzel a kezeléssel rendkívül gyorsan és intuitív módon állíthatja be. Minden főzőzónához tartozik egy hátulról sárgán megvilágított számsor. Így minden látószög-ből garantált a jó olvashatóság. Az idő még kényelmesebben állítható be a stopper és a lekapcsoló automatika különválasztott kezelése, valamint a háromjegyű kijelző révén.



Exkluzív a Mielétől PowerFlex

Páratlanul gyors és rugalmas: az egyedi booster teljesítmény akár 3,65 kW.


Exkluzív a Mielétől TwinBooster

Egyedülálló rugalmasság: az indukciós teljesítményt igény szerint feloszthatja, pl. csak egy zónára koncentrálna.



ComfortClean-edénytartó

Gyors tisztaság: az edénytartó könnyen kivehető, és mosogatógépben mosható. Így a gázfőzőlap sokáig szép marad.



Wokégő

Profi: nagyteljesítményű wokégő a két lángkör egyszerre, ill. külön történő szabályozásához.



GasStop

Megnyugtató: ha a láng kialszik, pl. huzat hatására, megakadályozza a további gázkiáramlást.

* modellfüggő

Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele SmartLine készülékek termékelőnyei



Fém gombok

Megfelelő kényelem: a gáz elemek intuitív módon kezelhetők a magas minőségű fém gombokkal.



Elektromos gyújtás egykezes vezérléssel

Nincs több gyufa, sem öngyújtó: a kifinomult technológiának köszönhetően az égőfejek automatikusan meggyulladnak.




FlameGuard

Teljesen biztonságos: a FlameGuard meggátolja, hogy a pultba építhető elszívó beszívja a gázlángot.




Állandó edényfelismerés

Automatikusan aktiválódó kezelőelemek: a készülék azonnal felismeri a felhelyezett edényt.




Kényelmes kiegészítő funkciók

Számos kiegészítő funkció, például a Stop&Go vagy az Időzítő, egyszerűbbé teszi a konyhai hétköznapokat.



Biztonsági funkciók

Biztonsági funkcióink megóvják a váratlan meglepetésektől – akkor is, ha gondolatai épp máshol járnak.



Az ikonok jelentése

A Miele SmartLine ikonjai egy pillantásra



Kezelési filozófiák

A teljesítményfokozatok rendkívül gyorsan és intuitív módon állíthatók be. A számsorok sárga háttérvilágításúak.



Gyors és egyszerű kiválasztás külön gombbal.



Rugalmasság

Különösen nagy felület két edényhez vagy serpenyőhöz, egy nagy méretű sütőedényhez vagy egy nagy méretű tésztafőző edényhez.



Optimális eredmények az indukciós fűtésnek és a booster technológiának köszönhetően.



Az ételek közvetlenül a forró nemesacél felületen készülnek el. Két külön szabályozható fűtőkör.



TwinBooster

Két teljesítményfokozat a rendkívül rövid főzési időhöz.



GasStop

Nagyfokú biztonság a gázellátás azonnali megszakításának köszönhetően lánghiba esetén.



10 x szűrő


10 rétegű fém zsírszűrő, mosogatógépben tisztítható.



Energihatékonyság






A készülékek A++ energihatékonysági osztályba kerülnek besorolásra.

SmartLine gázfőzőlap




Típus	CS 7102-1 FL
Fűtési mód	
Fűtési mód	Gáz
Design	
Síkba építhető kivitel	•
Üvegkerámia színe	Fekete
Öntött edénytartó (matt feketére zománcozva)	–
Ráültethető kivitel	•
Főzőzóna-felszerelés	
Főzőzónák száma	2
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	elől középen
Típus	normál égő
Méreték (mm)	Ø 120-220
Max. teljesítmény (W)	1700
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	–
2. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	hátsó középen
Típus	nagyteljesítményű égő
Méreték (mm)	Ø 140-240
Max. teljesítmény (W)	2700
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	–
Kezelési kényelem	
Érintógombos kezelés	gomb
Elektromos gyújtás egykezes vezérléssel	•
Ápolási kényelem	
Mosogatógépben mosható edénytartó	•
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	–
Reteszelés funkció	–
Maradék hő-kijelző	–
GasStop	•
Műszaki adatok	
Méreték (mm) (sz x mé)	378 x 92 x 520
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	–
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) ráültethető kivitelnél	358 x 500
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	92
Súly (kg)	7
Teljes teljesítményigény (kW)	4,40
Elektromos kábel hossza (m)	2,0
Mellékelt tartozékok	
CSFG7000 FlameGuard	•
Fűvókaszett földgázhoz	•
Fűvókaszett cseppfolyós gázhoz	•
Felületkezelő wokserpenyő	–

SmartLine indukciós főzőlapok




Típus	CS 7612 FL	CS 7641 FL	KM 7564 FL	KM 7667 FL
Fűtési mód				
Fűtési mód	Indukció	Indukció	Indukció	Indukció
Design				
Síkba építhető kivitel	•	•	•	•
Üvegkerámia színe	Fekete	Fekete	Fekete	Fekete
Öntött edénytartó (matt feketére zománcozva)	-	-	-	-
Ráülthető kivitel	•	•	•	•
Főzőzóna-felszerelés				
Főzőzónák száma	2	1	4	-
1. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	középen	középen	balra	szabadon választható
Típus	PowerFlex	wok mélyedés	PowerFlex	Teljes felület
Méretek (mm)	230x390	Ø 300	230x390	570x390
Max. teljesítmény (W)	3150	2500	3400	2600
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3650	-	7300	3650
2. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	-	-	jobb	-
Típus	-	-	PowerFlex	-
Méretek (mm)	-	-	230x390	-
Max. teljesítmény (W)	-	-	3400	-
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	-	-	7300	-
Kezelési kényelem				
Érintőgombos kezelés	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect
Gombos kezelés	-	-	-	-
Kijelző színe	sárga	sárga	sárga	sárga
Állandó edényfelismerés	•	•	•	-
Stop&Go funkció	•	•	•	•
Törésvédelem	•	•	•	•
Memóriefunkció	•	•	•	•
Stopper	•	•	•	•
Lekapcsoló automatika	•	-	•	•
Felfűtő automatika	•	•	•	•
Melegentartás	•	•	•	•
Egyéni beállítási lehetőségek	•	•	•	•
Elektromos gyújtás egykezes vezérléssel	-	-	-	-
Ápolási kényelem				
Mosogatógépben mosható edénytartó	-	-	-	-
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Reteszelés funkció	•	•	•	•
Maradék hő-kijelző	•	•	•	•
GasStop	-	-	-	-
Műszaki adatok				
Méretek (mm) (sz x mé)	378 x 51 x 520	378 x 133 x 520	620 x 51 x 520	620 x 51 x 520
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	-	-	-	-
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) ráülthető kivitelnél	358 x 500	358 x 500	600 x 500	600 x 500
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	51	129	51	51
Súly (kg)	7	12	11	11
Teljes teljesítményigény (kW)	3,60	3,00	7,30	7,30
Elektromos kábel hossza (m)	1,4	1,5	1,4	1,4
Mellékelt tartozékok				
CSFG7000 FlameGuard	-	-	-	-
Fűvókaszett földgázhoz	-	-	-	-
Fűvókaszett cseppfolyós gázhoz	-	-	-	-
Felületkezelt wokserpenyő	-	-	-	-
Készülék színe				
fekete	•	•	-	-

SmartLine Teppan Yaki



Típus	CS 7632 FL
Design	
Síkba építhető kivitel	•
Üvegkerámia színe	Fekete
Öntött edénytartó (matt feketére zománcozva)	–
Ráültethető kivitel	•
Főzőzóna-felszerelés	
Főzőzónák száma	–
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	középen
Típus	Teppan felület indukcióval
Méreték (mm)	–
Max. teljesítmény (W)	–
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	–
Kezelési kényelem	
Érintógombos kezelés	SmartSelect
Gombos kezelés	–
Kijelző színe	sárga
Állandó edényfelismerés	–
Stop&Go funkció	•
Törésvédelem	•
Memóriefunkció	•
Stopper	•
Lekapcsoló automatika	•
Felfűtő automatika	–
Melegentartás	•
Egyéni beállítási lehetőségek	•
Elektromos gyújtás egykezes vezérléssel	–
Ápolási kényelem	
Mosogatógépben mosható edénytartó	–
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteszelés funkció	•
Maradék hő-kijelző	•
GasStop	–
Műszaki adatok	
Méreték (mm) (sz x mé)	378 x 60 x 520
Kivágási méreték (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	–
Kivágási méreték (mm) (sz x mé) ráültethető kivitelnél	–
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	60
Súly (kg)	8
Teljes teljesítményigény (kW)	2,80
Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Mellékelt tartozékok	
CSFG7000 FlameGuard	–
Fűvókaszett földgázhoz	–
Fűvókaszett cseppfolyós gázhoz	–
Felületkezelő wokserpenyő	–
Készülék színe	
fekete	•

SmartLine pultba építhető páraelszívó



Típus	CSDA 7001 FL
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUU 1000-2
Design	
Síkba építhető kivitel	•
Keret nélkül ráültethető	•
Kezelési kényelem	
Érintógombos kezelés	SmartSelect
5 perc késleltetési idő	•
Kijelző színe	sárga
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A++
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	1
Légkivezetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	440
Booster légteljesítmény (m ³ /h)	–
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	–
Zajszint, Booster (dB(A)**)	–
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	51,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	55,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	380
Légteljesítmény, booster fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	460
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	73,0
Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	78,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	58,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	63,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Méret (mm) (sz x mé)	222 x 89
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	100/500 x 124/524
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) ráültethető kivitelnél	100 x 500
Teljes teljesítményigény (kW)	0,17
Szerelési utasítások	
Lábazati ventilátor elszívócsonkkal	•
Elszívócsonk hátul és oldalt	•
Mellékelt tartozékok	
Csatornarendszer a lábazati ventilátorhoz	•
Dugós csatlakozóvezetékek száma	–
Készülék színe	
fekete	•

Hasznos információk részletesen

A Miele SmartLine készülékek szószedete

ComfortClean-edénytartó

A Miele gázfőzőlapok edénytartó rácsai mosogatógépben moshatóak. Ez rendkívül egyszerűvé és gyorsá teszi a Miele gázfőzőlapok alapos tisztítását.

Elektromos gyújtás egykezes vezérléssel

A kifinomult technológiának köszönhetően az égőfejek automatikusan meggyulladnak. Egyszerűen csak fordítsa el kényelmesen, fél kézzel a kezelőgombot, és tartsa nyomva, míg a láng meg nem gyullad.

FlameGuard

Az új pultba építhető páraelszívó minden SmartLine elem mellett elhelyezhető. Gáz elemekkel kombinálva feltétlenül szükséges a flexibilis FlameGuard alkalmazása. Ezt a gáz elemek csomagja tartalmazza. Ez üvegből van, és használatkor automatikusan beállítódik, mágnesesen rögzül, és a pultba építhető páraelszívó mindkét oldalán elhelyezhető. Ez megakadályozza a lángok veszélyes beszívását.

GasStop

Valamennyi Miele gázfőzőlap termoelektromos gyújtásbiztosítással rendelkezik. Ha a gázláng kialszik, pl. a kifutó étel vagy huzat miatt, a gyújtásbiztosítás megakadályozza a gáz további áramlását.

Kényelmes kiegészítő funkció

Több kényelem a főzésnél: a Stop & Go funkcióval egyetlen gombnyomással az összes főzőzónát az 1. teljesítményfokozatra kapcsolhatja – így a főzőfelületet rövid ideig felügyelet nélkül hagyhatja. A melegen tartó funkciónak köszönhetően ételei tárolási hőmérsékleten maradnak. További extra: ha beállítja az Időzítőt, a főzőzóna a beállított időtartam elteltével automatikusan kikapcsol. A memória funkcióval az egyéni beállítások 10 másodpercig mentésre kerülnek.

Fém gombok

A minőségi anyagból készült gombok nem csak érzetre kellemesek, de egyúttal a gázelemek intuitív kezelését is lehetővé teszik.

Állandó edényfelismerés

Ha elhelyez egy edényt egy főzőzónán, akkor a hozzá tartozó kezelőelem automatikusan aktiválódik. Így nem kell többé manuálisan elindítania az egyes főzőzónákat. Ezenfelül a készülék automatikusan felismeri az edény vagy serpenyő méretét – a rendkívül hatékony energiahasználat érdekében.

PowerFlex

PowerFlex főzőzónáink éppolyan sokoldalúak, mint az önre váró főzési helyzetek: legyen szó az egyes főzőedényekről, különösen nagy méretű fazekakról vagy sütőedényekről – valamennyit problémamentesen használhatja. Eközben mindig érezhető időmegtakarítást ér el: az akár 3,65 kW-ig terjedő booster teljesítmény felülmúlhatatlan gyorsaságot produkál a felmelegítésnél.

Biztonsági funkciók

A legjobb védelem minden helyzetben: az üzembehelyezési zár folyamatos védelmet nyújt a készülék illetéktelen vagy véletlen bekapcsolása ellen. Ha szokatlanul sokáig melegítenek egy főzőzónát ugyanazon a teljesítményfokozaton, vagy ha nincs edény a bekapcsolt főzőfelületen, akkor az automatikusan kikapcsol. További segítséget nyújt a maradékhő-kijelző, amely arra figyelmeztet, hogy nem szabad hozzányúlni a még forró főzőzónához.

SmartSelect

A teljesítményfokozatokat és az időket ezzel a kezeléssel rendkívül gyorsan és intuitív módon állíthatja be. Minden főzőzónához tartozik egy hátulról sárgán megvilágított számsor. Így minden látószögből garantált a jó olvashatóság. Az idő még kényelmesebben állítható be a stopper és a lekapcsoló automatika különválasztott kezelése, valamint a háromjegyű kijelző révén.

TwinBooster

Koncentrált erő a gyorsabb forraláshoz! A Miele egyedülálló Twin-Booster funkciója lehetővé teszi az indukciós teljesítmény tetszőleges elosztását, nagyobb rugalmasságot garantálva ezzel a főzéshez. Igény esetén a két főzőzóna teljesítménye egyetlen zónába összpontosítható.

Wokégő

Gáz és wok-főzés – a kettő egyszerűen összetartozik. Kettős wokégőnk két külön lángkörrel és a wok-főzéshez szükséges teljesítménnyel rendelkezik.







Gázfőzőlapok



Gázfőzőlapok

Gázfőzőlapok –
mindig a konyha középpontjában

Gázfőzőlapok


A Miele gázfőzőlapok mindig a sütőtől függetlenül építhetők be. A főzőlap alatti tér így fiókok vagy szekrényelemek számára rendelkezésre áll. Ez rendkívüli rugalmasságot garantál a konyha megtervezésekor.

Gázzal főzés – professzionális és hangulatos

Gáz

A gáz primer energiaforrás. Ez alatt olyan energiaforrásokat kell érteni, melyek a természetből érkeznek, és használatukhoz nincs szükség további átalakítási folyamatokra. Ezért a gázzal történő főzés rendkívül környezetbarát. Valamint régi hagyományokkal rendelkezik. Az első gáztűzhelyeket a 19. században gyártották, sokkal hamarabb, mint az elektromos üzemeltetésű főzőlapokat.





Mekkora főzőlapra van szüksége?

A Miele gázfőzőlapok méretválasztéka

Csak néhány edényt használ, vagy szívesen varázsol többfogásos menüket, amihez rengeteg edényre és serpenyőre van szüksége? Nem számít, mennyire helyigényes a főzési szenvedélye – a Miele elegendő helyvel rendelkező főzőlapokat kínál!



Klasszikus

60-as szélesség –
főzőlapok 3–4 égővel



Nagyvonalú

90-es szélesség –
extraszéles főzőlap 5 égővel





Hogyan nézzen ki a főzőlap kialakítása?

A Miele gázfőzőlapok kialakításai

A gázfőzőlapok kiváló, professzionális eleganciát sugároznak. Különleges látványt nyújtanak minden konyhában – az önében is! A Miele vonzó designváltozatokkal kínálja a megfelelő gázfőzőlapot az ön konyhájának kialakításához.



Klasszikus – nemesacél alapú gázfőzőlapok

A klasszikus rozsdamentes acélból készült gázfőzőlapokat a kiváló formatervezés jellemzi, ami professzionális jelleget kölcsönöz a főzőlapoknak. A főzőlappal harmonizálnak az előlap rozsdamentes acél színű kezelőgombjai. Az osztott felületű edénytartók lehetővé teszik az edények könnyű mozgatását, és zománcozott felületüknek köszönhetően könnyen tisztíthatók.



Integrált – sík, nemesacél alapú gázfőzőlapok

A professzionális nemesacél gázfőzőlapok kivételesen lapos kialakításuk révén diszkréten illeszkednek a konyhai környezetbe. A kiváló minőségű, zománcozott öntöttvas edénytartók mosogatógépben moshatóak. Kezelése fémgombokkal történik. A nemesacél alapra épülő lapos gázfőzőlapok részben intelligens elektronikával vannak felszerelve. Így olyan kiváló minőségű funkciókkal rendelkeznek, mint a QuickStart és a GasStop & ReStart.



Elegáns – üvegkerámia alapú gázfőzőlapok

Az üvegkerámia alapú gázfőzőlapok megjelenése rendkívül elegáns. A kiváló minőségű, zománcozott öntöttvas edénytartók mosogatógépben moshatóak, másrészt rengeteg helyet és biztos alátámasztást kínálnak – még a nagyméretű főzőedények számára is. A valódi fém kezelőgombok használatával szó szerint érezheti a Miele minőséget. Sok „elegáns” változat intelligens elektronikával rendelkezik, amely ráadásul időzítő és egyéb funkciók révén még kényelmesebb kezelést biztosít.

Melyik kezelési koncepciót részesíti előnyben?

A Miele gázfőzőlapok kezelési technológiái



Elektronika nélküli gázfőzőlapok

Minden Miele gázfőzőlap rendelkezik a GasStop biztonsági funkcióval. Ez biztosítja a gázellátás azonnali megszakítását lánghiba esetén. Így a gáz nem tud felügyelet nélkül kiáramlani.



Elektronikával rendelkező gázfőzőlapok

Az intelligens Miele felszereltségi funkciók még nagyobb biztonságot és kényelmet kínálnak: a QuickStart* a gyorsított gyújtásról, míg a GasStop & ReStart* lánghiba esetén az automatikus újragyújtásról gondoskodik. Néhány változatban stopper, valamint hő- és maradék-hő-kijelző is rendelkezésre áll.



Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele gázfőzőlapok termékjellemzői*

Elektronikával rendelkező gázfőzőlapok

Az elektronikával felszerelt Miele gázfőzőlapok olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek még nagyobb biztonságot és kényelmet biztosítanak önnek: a QuickStart** a gyorsított gyújtásról, míg a GasStop & ReStart** lánghiba esetén az automatikus újragyújtásról gondoskodik. Néhány modell esetén stopper, valamint hő- és maradékhő-kijelző is rendelkezésre áll.



QuickStart**

Nincs több nyomás vagy tartás: a könnyű és kényelmes bekapcsolóelektronika forgató funkcióval rendelkezik.



GasStop & ReStart

Biztonságos főzés: ha a láng kialszik, a készülék automatikusan újragyújtja. Ha nem sikerül az újragyújtás, a gázellátás megszakad.



ComfortClean-edénytartó

Gyors tisztaság: az edénytartó könnyen kivehető, és mosogatógépben mosható. Így a gázfőzőlap sokáig szép marad.



Wokégő

Professzionális: mono- vagy kettős wokégő a két lángkör egyszerre, ill. külön-külön történő szabályozásához.



Rugalmas égőkivitelezés

A takaréktól a nagy teljesítményűig: minden alkalmazáshoz rendelkezésre áll egy optimális teljesítményű megfelelő égő.

*modelltől függően

**Szabadalom DE 102007015822

Milyen további kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele gázfőzőlapok termékelőnyei*



Gáztakarékos és környezetbarát

Környezetvédelmi és gazdasági szempontból is előnyös: a gázzal főzés



Egyedi design

Vonzó designváltozatok különféle ízléseknek megfelelően: letisztult nemesacél megjelenés vagy elegáns üvegkerámia.



Zománcozott edénytartók és égőkomponensek

Tartós és a tisztítása is egyszerűbb: zománcozott edénytartók és égőfejek PerfectCleannel.



Kezelés előlről, gombbal

Egyszerű és közvetlen szabályozás: kényelmes teljesítményvezérlés a kézreálló műanyag vagy fém kapcsológombokkal.



Elektromos gyújtás egykezes vezérléssel

Nincs több gyufa, sem öngyújtó: a kifinomult technológiának köszönhetően az égőfejek automatikusan meggyulladnak.



GasStop

Megnyugtató: ha a láng kialszik, pl. huzat hatására, megakadályozza a további gázkiáramlást.



Stopper

Nyugodtan foglalkozzon a menüvel: a stopper minden égőhöz külön-külön beállítható, és az idő leteltékor egy hangjelzés szólal meg.



Az ikonok jelentése

A Miele gázfőzőlapok ikonjainak áttekintése



Vezérlés

Gyors és egyszerű kiválasztás külön gombbal.



Biztonság

Nagyobb kényelem a lánghiba esetén bekövetkező automatikus újragyújtásnak köszönhetően.



Nagyfokú biztonság a gázellátás azonnali megszakításának köszönhetően lánghiba esetén.



QuickStart

Nagyobb kényelem a gázláng gyorsított meggyújtásának köszönhetően.



Edénytartó


Tökéletes tisztaság a mosogatógépben mosogatható edénytartó tisztítása révén.



PerfectClean égő

Szabadalmazott felületkezelés a felülmúlhatatlan tisztítási kényelemért.

Gázfőzőlapok



Típus	KM 2010	KM 2356-1	KM 3054-1
Design			
Elegáns üvegkerámia felület	–	–	•
Nemesacélba dombornyomott Miele logó	–	•	–
Öntött edénytartó (matt feketére zománcozva)	•	•	•
Nemesacél főzőlap	•	•	–
Főzőzóna			
Főzőzónák száma	4	5	5
1. főzőzóna/főzőfelület			
Pozíció	elöl balra	elöl balra	balra középen
Típus	nagyteljesítményű égő	takarékos égő	kettős wok égő
Méreték (mm)	–	–	–
Max. teljesítmény (W)	2600	1000	4700
2. főzőzóna/főzőfelület			
Pozíció	balra hátul	balra hátul	hátul középen
Típus	takarékos égő	nagyteljesítményű égő	takarékos égő
Méreték (mm)	–	–	–
Max. teljesítmény (W)	1000	2700	1000
3. főzőzóna/főzőfelület			
Pozíció	hátul jobbra	középen	hátul jobbra
Típus	normál égő	kettős wok égő	normál égő
Méreték (mm)	–	–	–
Max. teljesítmény (W)	1750	4500	1700
4. főzőzóna/főzőfelület			
Pozíció	elöl jobbra	hátul jobbra	elöl jobbra
Típus	normál égő	normál égő	normál égő
Méreték (mm)	–	–	–
Max. teljesítmény (W)	1750	1700	1700
5. főzőzóna/főzőfelület			
Pozíció	–	elöl jobbra	elöl középen
Típus	–	normál égő	nagyteljesítményű égő
Méreték (mm)	–	–	–
Max. teljesítmény (W)	–	1700	2700
Kezelési kényelem			
Gombos kezelés	•	•	•
Elektromos gyújtás egykezes vezérléssel	•	–	•
QuickStart	–	•	•
Ápolási kényelem			
Könnyen tisztítható üvegkerámia	–	–	•
Mosogatógépben mosható edénytartó	•	•	•
PerfectClean égő	•	–	–
Biztonság			
Hőkijelző	–	–	•
Működésjelző	–	–	•
GasStop	•	–	–
GasStop & ReStart	–	•	•
Műszaki adatok			
Méreték (mm) (sz x mé)	650 x 90 x 520	888 x 105 x 508	942 x 53 x 526
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) ráülthető kivitelnél	560 x 480	862 x 490	916 x 500
Teljes teljesítményigény (kW)	7,10	0,00	0,00
Mellékelt tartozékok			
Dugós csatlakozóvezetékek száma	Nem	Nem	Igen
Fűvókaszett földgázhoz	–	–	–
Fűvókaszett cseppfolyós gázhoz	–	–	–
Wokgyűrű	–	•	•
Kicsi csésze gyűrű	–	•	•

Hasznos információk részletesen

A Miele gázfőzőlapok szószedete

ComfortClean-edénytartó

A Miele gázfőzőlapok edénytartó rácsai mosogatógépekben moshatóak. Ez rendkívül egyszerűvé és gyorsá teszi a Miele gázfőzőlapok alapos tisztítását.

Elektromos gyújtás egykezes vezérléssel

A kifinomult technológiának köszönhetően az égőfejek automatikusan meggyulladnak. Egyszerűen csak fordítsa el kényelmesen, fél kézzel a kezelőgombot, és tartsa nyomva, míg a láng meg nem gyullad.

Zománczott edénytartók és égőkomponensek

A gázfőzőlapok zománczott edénytartóval rendelkeznek – robusztus és hosszú élettartamú, ami az első osztályú minőség látható jele.

Egyes gázfőzőlapok továbbá PerfectClean égőfejekkel vannak felszerelve, ami a tapadásmentes bevonatnak köszönhetően megkönnyíti a tisztítást.

Rugalmas égőkivitelezés

A Miele gázfőzőlapok nagy méretválasztékban kínálnak égőket. A lassú, kíméletes sütéshez való kis takarékos égőktől a nagy mennyiségű sütéshez és gyors forraláshoz való, nagy teljesítményű wok égőkig. Minden alkalmazáshoz a megfelelő teljesítmény!

Kezelés előlről, gombbal

A Miele gázfőzőlapok kézreálló műanyag vagy fém kapcsológombbal rendelkeznek. Így a teljesítmény különösen egyszerűen és biztonságosan szabályozható.

Gáztakarékos és környezetbarát

A gáz primer energiaforrás, amely használatához nincs szükség átalakítási folyamatokra, és nem keletkeznek káros anyagok, mint például az áramtermelésnél.

Elektronikával rendelkező gázfőzőlapok

Az intelligens Miele felszereltségi funkciók még nagyobb biztonságot és kényelmet kínálnak: a QuickStart* a gyorsított gyújtásról, míg a GasStop & ReStart* lánghiba esetén az automatikus újragyújtásról gondoskodik. Néhány változatban stopper, valamint hő- és maradék-hő-kijelző is rendelkezésre áll.

GasStop

Valamennyi Miele gázfőzőlap termoelektromos gyújtásbiztosítással rendelkezik. Ha a gázláng kialszik, pl. a kifutó étel vagy huzat miatt, a gyújtásbiztosítás megakadályozza a gáz további áramlását.

GasStop & ReStart

A huzat vagy a kifutó étel miatt kialudhat a gázláng. Az elektronika ezt felismeri, és elindítja az automatikus újragyújtást. Ha ez nem sikerül, a gázellátás azonnal megszakad – egyszerű és biztonságos.

Egyedi design

Professzionális nemesacél megjelenés vagy elegáns üvegkerámia – a Miele vonzó designváltozatokat kínál az egyedi konyhakialakításhoz.

Stopper

A gázfőzőlap stoppere segítséget jelent a mindennapi konyhai munka egyszerűbb és nyugodtabb elvégzéséhez. Minden egyes égőhöz saját időt állíthat be. A befejezés időpontjának elérésekor hangjelzés tájékoztatja arról, hogy az étel elkészült. Így a menü még egyszerűbben sikerül!

QuickStart

Nincs több lenyomás és nyomva tartás: az összes elektronikával ellátott gázfőzőlap rendkívül könnyen és kényelmesen bekapcsolható.

Wokégő

Gázfőzőlapok és wokkonyha – ez a két fogalom egyszerűen összetartozik. A Miele a wokégők két változatát kínálja: a mono wokégő egységes teljesítményszabályozással működik mindkét lángkör esetén. És a kettős wokégő, amelynél a két lángkör külön szabályozható.





Szállítás és telepítés

Amikor a kényelem természetes

Szeretnénk biztosítani, hogy Miele készülékeit a kezdetektől zökkenőmentesen használhassa.

Igény szerint házhoz szállítjuk az új készülékeket, ahol a Miele szakembere elvégzi a beszerelést. Emellett értékes tippeket és útmutatást is kaphat a termék használatára vonatkozóan.

A professzionális üzembe helyezés garantálja a készülékek tökéletes működését, és lehetőséget biztosít a funkciók széles spektrumának megismerésére. A Miele szeretné támogatni abban, hogy a kezdetektől a lehető legtöbbet hozza ki készülékeiből.

Kérésre régi készülékei szakszerű ártalmatlanítását is elvégezzük.

Gyorsabb indulás a szakértők tippjeivel

Készülékeit a Miele szakembere szereli be, aki emellett bevezeti önt a készülék használatába is. A gyakorlati bevezető során értékes tippeket és útmutatást is kap.

Biztonságosan a kezdetektől

Szervizünk biztosítja a készülék megfelelő beszerelését, ami gyártói garanciánk érvényességének előfeltétele. Ezenfelül még elektromos biztonsági ellenőrzést is végzünk – csak a biztonság kedvéért!

A Miele szakértőiben rejlik a különbség

Senki nem ismeri jobban a Miele készülékeket, mint saját szakembereink. Bízva készülékeit azokra, akik készítették.

A szállítási és beszerelési szervizről további információk az interneten, a miele.hu/service weboldalon olvashatók.

Egyéni terméktanácsadás

Amikor az információ élmény

A Miele értékes és innovatív készülékeket gyárt – amelyek a legjobb választást jelentik. Azért, hogy még több öröme legyen készülékében és annak számos funkciójában, a Miele egy vonzó ajánlattal áll elő: az egyéni terméktanácsadással.

Ezt a szolgáltatást teljesen az ön igényeire szabjuk. Ennek során az ön otthonában biztosítunk átfogó tanácsadást Miele készülékeinek funkcióiról és optimális használatáról.

Együtt állítjuk be készülékén kedvenc programjait, megismertetjük a speciális funkciókkal, valamint ápolási és kezelési útmutatást is adunk. Azt is megmutatjuk, hogyan érheti el egészen egyszerűen a legjobb eredményeket, és néhány értékes tippet is adunk, hogy minden alkalommal és sokáig örömet lelje a Miele készülékeiben.

Személyes tanácsadás

A Miele szakértői egyéni tanácsokkal látják el készülékeit illetően – egyenesen az otthonában.

Kedvenc programjainak beállítása

Egyéni programozással teljesen az ön igényeinek és szokásainak megfelelően állíthatjuk be készülékeit.

Tippek és trükkök a tökéletes eredményekért

Hasznos útmutatást kap készülékei kezeléséhez és ápolásához.

Az egyéni terméktanácsadásról további információk az interneten, a miele.hu/service weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.



Garanciahosszabbítás

Amikor a biztonság alapelv

Maximális biztonság a Miele garancia hosszabbításának köszönhetően

Hosszú élettartam, optimális kényelem használat közben és a legkiválóbb minőség – egy Miele termék vásárlásával ön mindig a lehető legjobb döntést hozza. Maximális biztonságban szeretné tudni új készülékét? Egyszeri átalánydíj ellenében a Miele exkluzív, 10 évre kiterjedő garanciát kínálja önnek.

A két éves gyártói garancia időtartama alatt lehetősége van arra, hogy garancia hosszabbítást igényeljen 1, 5 vagy 10 évre közvetlenül a Mielétől.

Exkluzív Miele garancia

A Miele az egyetlen gyártó, amely akár 10 évre kiterjedő teljes körű garanciát kínál – választhatóan egy éves garanciahosszabbítástól kezdődően.

Maximális biztonság

Ez idő alatt önt nem terheli semmilyen további költség a nem saját hibájából bekövetkező javításokért.

Ingyen új készülék

Ha a készülékén elvégzendő javítás gazdaságtalan lenne, ingyenes új készüléket biztosítunk önnek.

Magas szintű rugalmasság

A szerződést a teljes, két éves gyártói garancia időtartama alatt kötheti meg.

Gyors és megbízható

Javítást igénylő esetekben az ügyfélszolgálat gyorsan és megbízhatóan nyújt segítséget.

A garanciahosszabbításokról további információkat az interneten, a miele.hu/service weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.





Karbantartási szerviz

Amikor az értéktartás a filozófia része

A Miele készülékeket 20 éves élettartamra tesztelik. A fenntarthatóság és az erőforrások kímélésének érdekében a Miele szeretné támogatni önt készülékei lehetőleg hosszú távú használatában.

A karbantartási szerviz keretében Miele készülékeit gyári ügyfélszolgálatunk professzionális ápolásban részesíti. Egy kifejezetten a Miele által kifejlesztett diagnosztikai rendszerrel ellenőrizzük készülékeit, valamint frissítjük őket.

A készülékek funkcióinak vizsgálata mellett a készülékek intenzív tisztítására is sor kerül a Miele tisztítószereivel. Emellett értékes tippeket és útmutatást is kap a Miele készülék kezelésére vonatkozóan.

A készülékek értékállósága

A Miele szakemberei által végzett intenzív tisztítás és ápolás révén készülékei folyamatosan kifogástalan állapotban lesznek.

Tökéletes eredmények

A rendszeres ápolásnak és működési tesztnek, valamint a programok frissítésének köszönhetően mindig a legjobb eredményeket éri el.

Értékes tippek

A Miele szakemberei tippeket és trükköket mutathatnak önnek készülékei optimális használatával kapcsolatban.

A karbantartási szervizről további információkat az interneten, a miele.hu/service weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.



Miele gyári ügyfélszolgálat

Partnerei vagyunk minden szervizügyben

Egy Miele készülék megvásárlásával ön a hosszú élettartam és a legjobb minőség mellett dönt. Ha valamikor mégis segítségre lenne szüksége, a Miele ügyfélszolgálat gyors és megbízható segítséget nyújt.

Egy kiváló minőségű Miele készülék javításának még régebbi készülék esetén is van értelme, ez ráadásul egy tudatos döntés a nagyobb fenntarthatóság érdekében.

Tökéletes szerviz alatt nem csak a javítás esetén nyújtott hozzáértő segítséget értjük. A Miele sokkal inkább a készülékek kiszállításától és beszerelésétől azok üzembe helyezésig támogatja önt.

Mindig az ön közelében

Miele szakembereink és válogatott szervizpartnereink országsszerte rendelkezésre állnak, és a lehető legrövidebb időn belül megérkeznek önhöz.

Szakértelem

Műszaki szakembereink Miele háztartási készülékek szerelésére szakosodtak. Így biztosítják a gyors és szakszerű javításokat.

Fenntartható és hatékony

Az intelligens előkészítésnek köszönhetően a javítások 90%-át már az első kiszálláskor elvégezzük. Ezzel ön nemcsak időt spórol meg, hanem védi a környezetet is – mivel elkerüli a második kiszállást.

Megbízható alkatrészellátás

A Miele eredeti alkatrészeitől nemcsak a szó szerinti Miele minőséget várhatja el, hanem a gyors rendelkezésre állást is – még sok évvel Miele készülékének megvásárlása után is.

Könnyen elérhető

Javítási igényét jelezheti online, a miele.hu/service weboldalon, illetve a következő telefonszámon: +36 1 880 6400 Telefonon az alábbi időpontokban vagyunk elérhetők:

H–P 09:00–17:00

Ezekkel a témákkal kapcsolatban további információkat az interneten, az alábbi weboldalon talál:

miele.hu/service



Miele

Miele Kft.

Miele Experience Center

1022 Budapest
Alsó Törökvezs út 2.

Telefon: 06 1 880 6400
Mobil: +36 20 474 0751
E-mail: bemutatoterem@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-18:00
Szombat: 10:00-14:00

Miele Experience Center Allee

1117 Budapest
Váli út 5.B ép. fszt. 1.

Telefon: 06 1 499 9835
Mobil: +36 20 354 6593
E-mail: allee@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 10:00-18:00
Szombat: 10:00-14:00

Miele Experience Center Debrecen

4026 Debrecen
Hunyadi u. 24., fszt. 8-9.

Mobil: +36 20 778 5015
E-mail: debrecen@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 10:00-18:00
Szombat: 10:00-14:00