

Miele

125 éve
a minőség szolgálatában.

1899



2024

125
Years

A mi igényünk

Immer Besser

Üdvözöljük a Mielénél

Amikor dédapáink megalapították a Miele vállalatot 1899-ben, a sikerhez ki kellett emelkedniük versenytársaik közül. Valójában csak kétféleképpen lehet ezt megtenni, vagy olcsóbbnak kell lenni, mint a többiek – vagy jobbnak. Mindkettő egyszerre gyakorlatilag lehetetlen. Ők úgy döntöttek, hogy „Immer Besser“, azaz mindig jobbak lesznek.

Azt, hogy a Miele a mai napig folyamatosan képes volt meggyőzően megfelelni ennek a magas színvonalnak, **számtalan tesztgyőzelem és díj** bizonyítja, de mindenekelőtt a sok millió **elégedett ügyfél** az egész világon.

Ebben az évben ünnepeljük vállalatunk 125. születésnapját – a Miele pedig minden eddiginél jobban megtestesíti az **első osztályú minőséget és a mérnöki szakértelmet**.

„125 éve a minőség szolgálatában.“

Bárki, aki megvásárolja a Miele termékeit, környezettudatosan cselekszik. Hiszen a Mielénél következetesen erőforrás-kímélő módon gyártunk, és **különösen tartós készülékeket** kínálunk, amelyek áram-, víz- és mosószerfogyasztásukban is példaértékűek. Ugyanakkor a **partnerséget és a megbecsülést** képviseljük munkatársaink, értékesítési partnereink, végfelhasználóink, beszállítóink és szomszédaink felé.

Negyedik generációs ügyvezető tulajdonosokként megígérjük, hogy mindez így is marad.



Markus Miele

és

Rainer Zirkmann



Tartalomjegyzék





125 éves születésnapj modellek – **Áttekintés**



A „125 Edition“ promóciós modelljeink innovatív funkciókkal rendelkeznek, kiegészítő tartozékokra és ápolási termékekre vonatkozó kuponok járnak hozzájuk, amelyek csak a Mielénél kaphatók – méghozzá különösen vonzó áron.



Ezenkívül a „125 Gala Edition“ sorozat készülékeihez a Miele 2 vagy 3 éves garanciáján felül 125 hét ingyenes garanciahosszabbítást is kínál.

A vásárlás után aktiválja a 125 hetes garanciahosszabbítást a Miele Appban¹:

- Nyissa meg a Miele Appot vagy töltsse le.
- Kövesse a Miele Appban szereplő utasításokat új készüléke regisztrálásához és a 125 hetes garancia hosszabbítás aktiválásához.
- Ha bármilyen kérdése van a készülék hálózatba kapcsolásával vagy a 125 hetes garanciahosszabbítással kapcsolatban, kérjük, látogasson el a miele.hu/125-faq oldalra.

További információkért keresse fel weboldalunkat is: <https://www.miele.hu/c/125-eves-a-miele-5589.htm>



¹ A garanciahosszabbítás közvetlenül a 2 ill. 3 éves Miele garancia után kezdődik, és ezt meghosszabbítja 125 héttel. A garanciahosszabbítás szerződési feltételei érvényesek (miele.hu/125-terms).

Felhívjuk figyelmét, hogy a garanciát a Miele Appon keresztül kell aktiválni a készülék megvásárlásától számított 30 napon belül.

¹ Mobil végkészülékre elérhető. (A minimális rendszerkövetelmények az App Store-ban megadott információkban találhatóak.)

Opcionális garanciahosszabbítás Miele készülékeihez

Miele készülékéhez opcionálisan 5 évre vagy 125 hónapra meghosszabbítható garanciát is kínálunk.


A garanciahosszabbítással kapcsolatos minden részletet megtalál a miele.hu/125-terms oldalon, vagy szkennelje be a QR kódot.



Mosógépek

125 Edition és 125 Gala Edition





SteamCare gőzölőrendszer

A speciális gőzprogram csökkenti a gyűrődéseket, megszünteti a szagokat, és pillanatok alatt felfrissíti a ruhákat.

Exkluzív a Mielétől PowerWash innovatív mosási technológia

A legmagasabb szintű mosási teljesítmény és sebesség kombinálva a legmagasabb energiahatékonyssággal, nagy és kisebb mosáshoz.

QuickPowerWash

Kiváló tisztítási teljesítmény mindössze 49 perc alatt¹.



TwinDos® automatikus mosószer-adagolás²⁾

Ezzel az egyedülálló rendszerrel nem csak mosószert takarít meg, hanem a mosási teljesítményt is javítja. A két mosószert (UltraPhase 1 és UltraPhase 2) speciálisan a TwinDos® rendszerhez fejlesztették ki, és ezeket a kiválasztott programtól és töltetmennyiségtől függően gondosan keveri össze a készülék – az igényre szabott textíliapolásért és az optimális tisztaságért. Ha a kézi adagolást preferálja, a hagyományos mosószer-adagoló fiók is rendelkezésre áll. Mindezen felül a TwinDos® annyira precízen adagolja a mosószert, hogy az a kézi adagoláshoz képest akár 30%-os megtakarítást is eredményezhet³⁾.



A TwinDos® funkcióval rendelkező mosógépekhez ajándék Miele **UltraPhase** 1 és 2 mosószer is jár a tökéletes eredmény és a maximális kezelési kényelem érdekében.



Modellfüggő felszereltség

¹ Ez minden olyan Miele mosógépre vonatkozik, amely lehetővé teszi a WL 1110/18 vizsgálati jelentés összefoglalójában szereplő folyamat- és gépi paraméterek megvalósítását.

² Szabadalom: EP 2 784 205

³ Az Öko-Institut (Környezetvédelmi Intézet) mint bejegyzett egyesület 2013.09.06-i vizsgálata alapján: „Energiatekárakossági potenciál a mosógépeknél alkalmazott automatikus TwinDos adagolás által”

Előtöltős mosógépek

Termékáttekintés




125 Edition





125 Edition



125 Edition



125 Gala Edition
+125 hét



Típus	WEB 395 WCS 125 Edition	WSB 383 WCS 125 Edition	WEB 695 WCS 125 Edition	WEI 895 WCS 125 Gala Edition
Kialakítás				
Toronyba állítható	•	•	•	•
Alátolható	•	•	•	•
Ajtó nyitási iránya	Jobb	Jobb	Jobb	Jobb
Centrifugálás				
Max. centrifugálási fordulatszám	1400	1400	1400	1600
Design				
Ajtó design	Grafitiszürke Pearlfinish	Lótuszfehér	Grafitiszürke Pearlfinish	Krómgüyű
Panel kivitele	Döntött	5°-ban döntött	Döntött	Döntött
Kijelző	DirectSensor, fehér, 7-szegm.	DirectSensor, sárga, 7-szegm.	DirectSensor, fehér, 7-szegm.	ComfortSensor, fehér, 1 soros
Kezelési kényelem				
Hálóz.kapcs. Miele@home	•	•	•	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•	•	•	•
Dobmegvilágítás	–	–	–	LED
AddLoad	•	•	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Takarékosabb az A energiahatékonysági osztály határértékénél (52)	20%	20%	10%	–
Centrifugálás-hatékonysági osztály	B	B	B	A
Lev.ben ter. aku. zajkib. (dB)	72	72	72	68
EcoFeedback	–	–	–	•
ProfiEco motor	•	•	•	•
Mosóprogramok				
QuickPowerWash	•	•	–	•
Ingek/blúzok	•	•	•	•
Selyem (kézi mosás)	–	–	–	•
Gyapjú (kézi mosás)	•	•	•	•
Expressz 20	•	•	•	•
Outdoor	–	–	–	•
Impregnálás	–	–	–	•
Sportruházat	–	–	–	•
Tollal töltött ruhák	–	–	–	•
Pamut – higiénia	–	–	–	•
Mosási extrák				
SingleWash	–	–	–	•
Rövid	•	•	•	•
Áztatás	–	–	–	•
Előmosás	•	•	–	•
Plusz víz	•	•	–	•
Elővasalás gőzzel	•	•	•	•
Hangjelzés	•	•	•	•
AllergoWash	–	–	–	•
Biztonság				
Vízvédelmi rendszer	Watercontrol rendszer	Watercontrol rendszer	Watercontrol rendszer	Watercontrol rendszer
Műszaki adatok				
Méret (mm) (ma x sz x mé)	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1054	1054	1054	1054
Készülék mélys. ajtó nélk. (mm)	600	600	600	600
Mellékelt tartozékok				
3 kapszula	–	–	–	•
UltraPhase 1+2	–	–	•	•
5 db-os UltraPhase kupon	–	–	•	•
Panel színe				
Lótuszfehér	•	•	•	•

Előtöltős mosógépek

Termékáttekintés

125
Years



125 Edition





125 Edition



125 Edition




125 Gala Edition
+125 hét



Típus	WSB 683 WCS 125 Edition	WWB 380 WCS 125 Edition	WWB 680 WCS 125 Edition	WSI 883 WCS 125 Gala Edition
Kialakítás				
Toronyba állítható	•	•	•	•
Alátolható	•	•	•	•
Ajtó nyitási iránya	Jobb	Jobb	Jobb	Jobb
Centrifugálás				
Max. centrifugálási fordulatszám	1400	1400	1400	1600
Design				
Ajtó design	Lótuszfehér	Obsziánfekete fehér gyűrűvel	Obsziánfekete fehér gyűrűvel	Obsziánfekete fehér gyűrűvel
Panel kivitele	5°-ban döntött	5°-ban döntött	5°-ban döntött	5°-ban döntött
Kijelző	DirectSensor, sárga, 7-szegm.	DirectSensor, sárga, 7-szegm.	DirectSensor, sárga, 7-szegm.	ComfortSensor, fehér, 1 soros
Kezelési kényelem				
Hálóz.kapcs. Miele@home	•	•	•	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•	•	•	•
AddLoad	•	•	•	•
Hatékonyabb és fenntarthatóság				
Takarékosabb az A energiahatékonysági osztály határértékénél (52)	10%	20%	10%	–
Centrifugálás-hatékonysági osztály	B	B	B	A
Lev.ben ter. aku. zajkib. (dB)	72	72	72	68
Melegvíz-csatlakozás	–	–	–	–
EcoFeedback	–	–	–	•
ProfiEco motor	•	•	•	•
Mosóprogramok				
QuickPowerWash	–	•	–	•
Ingek/blúzok	•	•	•	•
Selyem (kézi mosás)	–	–	–	•
Gyapjú (kézi mosás)	•	•	•	•
Expressz 20	•	•	•	•
Outdoor	–	–	–	•
Impregnálás	–	–	–	•
Sportruházat	–	–	–	•
Tollal töltött ruhák	–	–	–	•
Pamut – higiénia	–	–	–	•
Mosási extrák				
SingleWash	–	–	–	•
Rövid	•	•	•	•
Áztatás	–	–	–	•
Előmosás	–	•	–	•
Plusz víz	–	•	–	•
Elővasalás gőzzel	•	•	•	•
Hangjelzés	•	•	•	•
AllergoWash	–	–	–	•
Biztonság				
Vízvédelmi rendszer	Watercontrol rendszer	Watercontrol rendszer	Watercontrol rendszer	Watercontrol rendszer
Műszaki adatok				
Méret (mm) (ma x sz x mé)	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 643
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1054	1054	1054	1077
Készülék mélys. ajtó nélk. (mm)	600	600	600	–
Mellékelt tartozékok				
3 kapszula	–	–	–	•
UltraPhase 1+2	•	–	•	•
5 db-os UltraPhase kupon	•	–	•	•
Panel színe				
Lótuszfehér	•	•	•	•

Előöltőtűs mosógépek

Termékáttekintés



Típus	WWI 880 WCS 125 Gala Edition
Kialakítás	
Toronyba állítható	•
Alátolható	•
Ajtó nyitási iránya	Jobb
Centrifugálás	
Max. centrifugálási fordulatszám	1600
Design	
Ajtó design	Obsziánfekete krómgyűrűvel
Panel kivitele	5°-ban döntött
Kijelző	ComfortSensor, fehér, 1 soros
Kezelési kényelem	
Hálóz.kapcs. Miele@home	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Dobmegvilágítás	–
AddLoad	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Takarékosabb az A energiahatékonysági osztály határértékénél (52)	–
Centrifugálás-hatékonysági osztály	A
Lev.ben ter. aku. zajkib. (dB)	68
EcoFeedback	•
ProfiEco motor	•
Mosóprogramok	
QuickPowerWash	•
Ingek/blúzok	•
Selyem (kézi mosás)	•
Gyapjú (kézi mosás)	•
Expressz 20	•
Outdoor	•
Impregnálás	•
Sportruházat	•
Tollal töltött ruhák	•
Pamut – higiénia	•
Mosási extrák	
SingleWash	•
Rövid	•
Áztatás	•
Előmosás	•
Plusz víz	•
Elővasalás gőzzel	•
Hangjelzés	•
AllergoWash	•
Biztonság	
Vízvédelmi rendszer	Watercontrol rendszer
Műszaki adatok	
Méret (mm) (ma x sz x mé)	850 x 596 x 643
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1077
Mellékelt tartozékok	
3 kapszula	•
UltraPhase 1+2	•
5 db-os UltraPhase kupon	•
Panel színe	
Lótuszfehér	•



Exkluzív a Mielétől

Textilkímélő dob

Textíliái biztonságosan siklanak textilkímélő dobunkban anélkül, hogy fennakadnának vagy megsérülnének.



Exkluzív a Mielétől

CapDosing³

Különböző speciális mosószer kapszulák – tökéletesen az ön mosóprogramjaira szabva.

¹ 20%-kal takarékosabb az A energiahatékonysági osztály határértékénél (52)

² 10%-kal takarékosabb az A energiahatékonysági osztály határértékénél (52)

³ szabadalom: EP 2 365 120



Szárítógépek


125 Edition és 125 Gala Edition





EcoDry technológia

EcoDry technológiával rendelkező szárítókink lehetővé teszik, hogy gyorsan és minimális energiafogyasztással szárítson meg egy teljes adag ruhaneműt. Emellett szabadalmaztatott¹ szűrőrendszerünk, megakadályozza, hogy a szősz eltömítse a hőcserélőt. Ennek az összhangnak köszönhetően a Miele szárítók teljes élettartamuk alatt megőrzik teljesítményüket, és rövid programidőkkel futnak.



DryCare 40

Időmegetakarítás a ruhaválogatás során a praktikus szárítási funkcióval; speciálisan 40 °C-os mosáshoz fejlesztve².



SteamFinish gőzölőrendszer

Gőzzel könnyedén kisimíthatja és felfrissítheti a textíliákat a könnyebb vasalás és a frissebb eredmény érdekében.



FragranceDos illatosítórendszer

A Miele automatikus illatosítórendszere³ minden textíliának tetszés szerint friss illatot kölcsönöz. Modelltől függően egy- vagy akár kétféle illatot is használhat.



Minden szárítógéphez ajándékba jár:

Egy ön által választott illatpatron



Modellfüggő felszereltség


¹ Szabadalom: EP 2 455 537

² Selyemhez és gyapjúhoz nem alkalmas.


³ Szabadalom: EP 2 431 516

Hőszivattyús szárítógépek

Termékáttekintés



Típus	TEL 695 WP 125 Gala Edition	TSL 683 WP 125 Gala Edition	TWL 680 WP 125 Gala Edition
Kialakítás			
Toronyba állítható	•	•	•
Alátolható	•	•	•
Ajtó nyitási iránya	Balra	Balra, cserélhető	Balra, cserélhető
Design			
Ajtó design	Krómgyűrű	Obszidiánfekete fehér gyűrűvel	Obszidiánfekete krómgyűrűvel
Panel kivitele	Döntött	5°-ban döntött	5°-ban döntött
Kijelző	ComfortSensor, fehér, 1 soros	ComfortSensor, fehér, 1 soros	ComfortSensor, fehér, 1 soros
Szárítási eredmény			
Pontos szárítás, PerfectDry	•	•	•
Ellenőrzött higiénia	•	•	•
Kezelési kényelem			
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•	•
Wash2Dry	•	•	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•	•	•
Pontos idő kijelzése	–	–	–
Dobmegvilágítás	LED	LED	LED
Beépített kondenzvíz-elvezetés	•	•	•
AddLoad	•	•	•
Hatékony és fenntarthatóság			
Pamut program zajszintje teljes töltöttség mellett (dB(A) _{re1pW})	64	64	64
Kondenzációs hatékonysági osztály	A	A	A
EcoFeedback	•	•	•
Karbantartásmentes hőcserélő	•	•	•
ProfiEco motor	•	•	•
Szárítóprogramok			
Ingek/blúzok	•	•	•
Selyem fellazítás	•	•	•
Gyapjú fellazítás	•	•	•
Expressz program	•	•	•
Outdoor	•	•	•
Impregnálás	•	•	•
Sportruházat	•	•	•
Elővasalás	•	•	•
Ágyneműk	•	•	•
Szárítási extrák			
Gyűrődésvédelem	•	•	•
Hangjelzés	•	•	•
DryCare 40	•	•	•
DryFresh	•	•	•
PowerFresh	•	•	•
Műszaki adatok			
Méret (mm) (ma x sz x mé)	850 x 596 x 636	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1054	1077	1077
Hűtőközeg fajtája	R290	R290	R290
Hűtőközeg-mennyiség (kg)	0,14	0,14	0,14
Mellékelt tartozékok			
Illatpatron	•	•	•
Kupon egy második illatpatronhoz	•	•	•
Panel színe			
Lótuszfehér	•	•	•



Típus	TEC 675 WP 125 Edition	TSC 663 WP 125 Edition	TWC 660 WP 125 Edition
Kialakítás			
Toronyba állítható	•	•	•
Alátolható	•	•	•
Ajtó nyitási iránya	Balra	Balra, cserélhető	Balra, cserélhető
Design			
Ajtó design	Fehér	Fehér	Fehér
Panel kivitele	Döntött	5°-ban döntött	5°-ban döntött
Kijelző	DirectSensor, fehér, 7-szegm.	DirectSensor, sárga, 7-szegm.	DirectSensor, sárga, 7-szegm.
Szárítási eredmény			
Pontos szárítás, PerfectDry	•	•	•
Ellenőrzött higiénia	–	–	–
Kezelési kényelem			
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•	•
Wash2Dry	•	•	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•	•	•
Pontos idő kijelzése	–	–	–
Dobmegvilágítás	LED	LED	LED
Beépített kondenzvíz-elvezetés	•	•	•
AddLoad	•	•	•
Hatékony és fenntarthatóság			
Pamut program zajszintje teljes töltöttség mellett (dB(A) _{re1pW})	66	66	66
Kondenzációs hatékonysági osztály	A	A	A
EcoFeedback	–	–	–
Karbantartásmentes hőcserélő	•	•	•
ProfiEco motor	•	•	•
Szárítóprogramok			
Ingek/blúzok	•	•	•
Selyem fellazítás	–	–	–
Gyapjú fellazítás	•	•	•
Expressz program	•	•	•
Outdoor	–	–	–
Impregnálás	•	•	•
Sportruházat	–	–	–
Elővasalás	–	–	–
Ágyneműk	•	•	•
Végső gőzölés	–	–	–
Szárítási extrák			
Gyűrődésvédelem	•	•	•
Hangjelzés	•	•	•
Quick	–	–	–
DryCare 40	•	•	•
DryFresh	–	–	–
Műszaki adatok			
Méret (mm) (ma x sz x mé)	850 x 596 x 640	850 x 596 x 655	850 x 596 x 655
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1054	1077	1077
Hűtőközeg fajtája	R290	R290	R290
Hűtőközeg-mennyiség (kg)	0,14	0,14	0,14
Mellékelt tartozékok			
Illatpatron	•	•	•
Kupon egy második illatpatronhoz	•	•	•
Panel színe			
Lótuszfehér	•	•	–

Mosószeres és illatpatronok Limited Edition125



Születésnapi illat Edition125

A luxus születésnapi Edition125 illat az érzékiséget gyümölcsös, elegáns jegyekkel ötvözi, és a bársonyos, virágos és friss karakter további vonásait tárja fel. Fedezze fel a születésnapi Edition125 illatot limitált kiadású Miele mosószereinkben és illatpatronjainkban!



UltraPhase 1 • **Edition125**
Kétkomponensű mosószer
színes, fehér és kényes ruhákhoz

Luxus illatélmény, amelyet a prémium összetevők ihlettek. Hét enzimet tartalmaz a tökéletes tisztaságért. Az automatikus adagolásnak köszönhetően akár 30%-kal kevesebb fogyasztás TwinDos® funkcióval rendelkező Miele mosógépeknél.



UltraPhase 2
Kétkomponensű mosószer
színes, fehér és kényes ruhákhoz

Aktív oxigén: kíméletes és hatékony feltöltévolítás. WhiteBooster a ragyogóan fehér textíliákért. Az automatikus adagolásnak köszönhetően akár 30%-kal kevesebb fogyasztás TwinDos® funkcióval rendelkező Miele mosógépeknél.



6 db-os UltraPhase 1 és 2 szett • **Edition125**
Fél évre elegendő Miele mosószer

3x UltraPhase 1 Edition125
3x UltraPhase 2



UltraColor • **Edition125**
Rendkívül hatékony folyékony mosószer
színes és fekete textíliákhoz

Luxus illatélmény, amelyet a prémium összetevők ihlettek. Hét enzimet tartalmaz a tökéletes tisztaságért. ColorProtect a hosszan tartó, intenzív színekért. A flakon 100% újrahasznosított műanyagból készült.



Illatpatron • **Edition125**
50 szárítási ciklushoz

Luxus illatélmény, amelyet a prémium összetevők ihlettek. Hosszantartó illatélmény, akár négy hétig. Egyedi, bármikor szabályozható illatintenzitás. Miele szárítógéphez FragranceDos funkcióval.



3 db illatpatront tartalmazó szett • **Edition125**
150 szárítási ciklushoz

3 db Edition125 illatpatronból
álló készlet

1 Az Öko-Institut (Környezetvédelmi Intézet) mint bejegyzett egyesület 2013.09.06-i vizsgálata alapján: „Energiaakárossági potenciál a mosógépeknél alkalmazott automatikus TwinDos® adagolás által”.

Porszívók

125 Edition és 125 Gala Edition



A porzsákkal rendelkező padlóorszívó fénypontja: **Complete C3**



Power Efficiency motor

A nagy teljesítményű motor a ventilátor jobb hatásfokával biztosítja a folyamatos porfelvételt alacsony energiaszükséglet mellett.



Comfort kábelvisszahúzás

Extra gyors és kényelmes: az egész kábel a lábógomb egyszeri megnyomásával visszacsévelhető.

Teljeskörű tartozékok

Mindig kéznél: a padlóorszívók kárpit szívófejjel, fugatisztítóval és szívóecsettel rendelkeznek.



Minden porszívóhoz a megfelelő tartozék a még nagyobb kényelemért és tisztítási teljesítményért.

Például rugalmas fugatisztító, valamint a padlókefék és -szívófejek.



A Complete C3 sorozat porszívójának megvásárlásakor egy ajándék porzsákcsomagra szóló kupont kap!¹



Univerzális kefe

Rugalmas fugatisztító

Parkettakefe

Modellfüggő felszereltség
¹ Tartalom: 4 db porzsák és 2 db szűrő.

Porzsákos porszívók

Termékáttekintés



Típus	Complete C3 125 Edition	Complete C3 125 Gala Edition
Kialakítás		
Porzsákos padlópor szívó	•	•
Motorváltozat	PowerLine	PowerLine
Terméktípus	SGDF3	SGDF3
Kezelési kényelem		
Elektronikus szívóteljesítmény-szabályozás	+/- lábkapcsoló	+/- lábkapcsoló
Elektromoskefe-kapcsoló a kézi fogantyúban	–	–
Ergonomikus fogantyú	–	–
XXL-kézi fogantyú	–	–
Comfort-fogantyú	–	–
Comfort-fogantyú SpotLight funkcióval	–	–
Comf. fogantyú beép. vezérl.	–	–
Eco Comfort-fogantyú integrált szívóecsettel	–	–
Silence-rendszer	•	•
Szívócső	Comfort teleszkópos cső	Comfort teleszkópos cső
Parkolórendszer a porszívózási szünetekhez	•	•
Parkolórendszer leállításához	mindkét oldalon	mindkét oldalon
Comfort kábelvisszahúzás	•	•
Hatékony és fenntarthatóság		
Névleges energiafogyasztás (W)	890	890
Mobilitás		
Padlókimélő görgők acéltengellyel	•	•
3-pontos kormányzás	•	•
Hatósugár (m)	12	12
Szűrőrendszer		
Porzsák-típus	HyClean GN	HyClean GN
Porzsák-térfogat (l)	4,5	4,5
Porzsákcsere-kijelző	•	•
Kimeneti levegőszűrő	AirClean szűrő	AirClean szűrő
Motorvédő szűrő	•	•
Biztonság		
Reteszelőrendszer a padló szívófejhez és kézi fogantyúhoz	•	•
Körkörös bútorvédő él	•	•
Műszaki adatok		
Teljesítmény (W)	890	890
Mellékelt tartozékok		
Háromrészes tartozékszett	integrált	integrált
Kárpit szívófej	•	•
Fugatisztító	•	•
SFD 20 extra hosszú, rugalmas fugatisztító	–	•
Szívóecset műanyag sörtékkel	•	•
Padlókefe	–	SBB 300-3 Twister parkettakefe
Készülék színe		
Petróleumzöld	•	–
Lótuszfehér	•	–
Szedervörös	–	•



Sütők

125 Edition és 125 Gala Edition





FlexiClip teljesen kihúzható sín

A praktikus, FlexiClip teljesen kihúzható sínekkel könnyen és biztonságosan kihúzhatja, megfordíthatja vagy kiveheti az elkészítendő ételt a forró sütőtérből. Egyszerűen helyezze be a FlexiClip teljesen kihúzható síneket a kívánt szintre, szükség szerint.


PerfectClean

Gyerekjáték a takarítás. Sütőjének sütőtere és az egyes tartozékok (pl. sütőtepsik) egyedülálló tapadásmentes felületkezeléssel rendelkeznek – az ételmaradványok és a makacs szennyeződések így mosogatószeres víz használatával, egyetlen törléssel egyszerűen eltávolíthatók. Így értékes időt takarít meg a tisztítás során, amit más dolgokra fordíthat.



Pirolitikus tisztítás*

Kényelem felsőfokon: magas hőmérsékleten a pirolízis gondoskodik arról, hogy minden ételmaradvány leoldódjon a sütőtér felületeiről, és hamuvá porladjon – a sütő megtisztítja önmagát! Ezután a keletkező hamut egy törőlkendővel könnyedén eltávolíthatja a sütőtér aljáról.



*Modellfüggő felszereltség



A 125 Edition sütőkhöz
ajándékba jár:

**Perforált Gourmet sütő- és AirFry-tepsi
(HBBL 71) és
grill- és sütőtepsi (HGBB 71)**



Sütők

125 Edition és 125 Gala Edition



Egészséges ízek az AirFry-jal

Az új AiFry üzemmóddal nemcsak tökéletes sült krumplit készíthet, hanem számos más különlegességet is, például kemencés burgonyát és grillezett zöldségeket. Tekintse meg az ezen az oldalon található receptet!

Automatikus programok

Finom fogások pillanatok alatt: legyen az akár kenyér, sütemény vagy hús – minden étel teljesen automatikusan készül el.

Falafel joghurtos öntettel



Beállítások

További programok | AirFry

Hőmérséklet:	210 °C
Ételkészítési idő:	18 perc
Szint:	2

Hozzávalók

A falafelhez

2 l víz
250 g csicseriborsó | szárított
20 g petrezselyem | apróra vágott
2 vöröshagyma | finomra aprítva
2 gerezd fokhagyma | finomra aprítva
2 EK citromlé
1 EK olívoaj
50 g szezámkrém (tahini)
1 TK őrölt koriander
1 TK oregánó
0,5 TK Ras el Hanout
1 TK római kömény
1,5 TK só
1 KH bors
1 KH chilipor
60 g búzaliszt, BL-55
1 TK sütőpor

A joghurtos öntethez

500 g 3,5%-os joghurt
100 g tehéntúró
1 EK szezámkrém (tahini)
3 EK citromlé
20 g petrezselyem | apróra vágott

1 csipet só
1 csipet bors

Elkészítés


- 1 Áztassuk be a csicseriborsót vízbe legalább 12 órára.
- 2 Az öntethez keverjük össze minden hozzávalót.
- 3 Szűrjük át a szűrőn a csicseriborsót.
- 4 Tegyük a petrezselymet, a hagymát, a fokhagymát, a citromlevet, az olajat, a tahinit és a fűszereket egy turmixgépbe. Fokozatosan adjuk hozzá a csicseriborsót. Közben néhányszor keverjük meg a tésztát egy evőkanállal.
- 5 Öntsük a tésztát egy edénybe. Keverjük össze a lisztet és a sütőport, és gyúrjuk össze a tésztával. Formázzunk 24 golyót a tésztából. Lapítsuk el kézzel egy kissé a golyókat, és helyezzük az AirFry-epsíre. Végezetül toljuk be a sütőtérbe, és süssük aranybarnára.




Típus	H 2766-1 B 125 Edition	H 2766-1 BP 125 Edition	H 2861-1 B 125 Edition	H 2861-1 BP 125 Edition
Kialakítás és design				
Fogantyú nélküli kivitel	–	–	–	–
Süllyeszthető gombok	–	–	–	–
Élvezeti előnyök				
TasteControl	–	–	–	–
Előmelegítés	–	–	–	–
Húsmaghőmérő tű	–	–	–	–
Crisp funkció	–	–	–	–
Üzem módok				
Automatikus programok	•	•	•	•
Sütőautomatika	–	–	–	–
Eco-hőlégkeverés	•	•	•	•
Grill üzemmódok	•	•	•	•
Hőlégkeverés plusz	•	•	•	•
Intenzív sütés	•	•	•	•
Klímavezérlés	–	–	–	–
Alacsony hőmérsékletű sütés	–	–	–	–
Alsó-felső sütés	•	•	•	•
Alsó hő	•	–	•	–
Speciális felhasználások	–	–	–	–
Kezelési kényelem				
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•	•	•	•
Kijelző	EasyControl Plus	EasyControl Plus	EasyControl Plus	EasyControl Plus
MotionReact közeledést érzékelő szenzor	–	–	–	–
Kamera a sütőtérben	–	–	–	–
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	•	•	•
Időfunkciók	•	•	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+
Automatikus maradék hő-hasznosítás	–	–	–	–
Ápolási kényelem				
Nemesacél/CleanSteel felület	–	–	•	•
Sütőtér PerfectClean bevonattal és katalitikus hátfallal	•	–	•	–
Pirolitikus tisztítás	–	–	–	–
Biztonság				
Készülék hűtő rdsz.+hűvös előlap	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	76	76	76	76
Behelyezési szintek száma	5	5	5	5
Sütőtér megvilágítása	1 Halogén-Spot	1 Halogén-Spot	1 Halogén-Spot	1 Halogén-Spot
Hőmérsékletek (°C)	30–300	30–300	30–300	30–300
Fülkeméret (mm) (sz x ma x mé)	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	3,50	3,60	3,50	3,60
Biztosíték (A)	16	16	16	16
Fázisok száma	1	1	1	1
Mellékelt tartozékok				
Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
PerfectClean sütőtepsi, perf.	1	1	1	1
Univ.tepsi+PerfectClean bevonat	1	1	1	1
Sütőrács	1	1	1	1
FlexiClip teljesen kihúzható sín	1	1	1	1
Készülék színe				
Obsziánfekete	•	•	•	•
Cleansteel nemesacél	–	–	•	•

Sütők

Termékáttekintés



Típus	H 7464 BPX 125 Gala Ed	H 7860 BPX 125 Gala Ed
Kialakítás és design		
Fogantyú nélküli kivitel	•	•
Süllyeszthető gombok	–	–
Élvezeti előnyök		
TasteControl	•	•
Előmelegítés	•	•
Hűsmaghőmérő tű	kábellel	kábel nélkül
Crisp funkció	•	•
Üzem módok		
Automatikus programok	•	•
Sütőautomatika	•	•
Eco-hőlégkeverés	•	•
Grill üzemmódok	•	•
Hőlégkeverés plusz	•	•
Intenzív sütés	•	•
Klíma vezérlés	•	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	–	•
Alsó-felső sütés	•	•
Alsó hő	•	•
Speciális felhasználások	–	•
Kezelési kényelem		
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•	•
Kijelző	DirectSensor	M Touch
MotionReact közeledést érzékelő szenzor	–	•
Kamera a sütőtérben	–	•
SoftOpen	•	•
SoftClose	–	–
Időfunkciók	•	•
Hatékony és fenntarthatóság		
Energiahatékonysági osztály	A+	A+
Automatikus maradék hő-hasznosítás	•	•
Ápolási kényelem		
Nemesacél/CleanSteel felület	–	–
Sütőtér PerfectClean bevonattal és katalitikus hátfallal	–	–
Pirolitikus tisztítás	•	•
Katalizátor	•	•
Biztonság		
Készülék hűtő rdsz.+hűvös előlap	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•
Műszaki adatok		
Sütőtér térfogata (l)	76	76
Behelyezési szintek száma	5	5
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot	BrilliantLight
Hőmérsékletek (°C)	30–300	30–300
Fülkéméret (mm) (sz x ma x mé)	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	3,60	3,70
Biztosíték (A)	16	16
Fázisok száma	1	1
Mellékelt tartozékok		
Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1	1
Univ.tepsi+PerfectClean bevonat	1	1
Sütőrács PyroFit-funkcióval	1	1
FlexiClip kihúzh. sín, PyroFit	1	1
Készülék színe		
Obszidiánfekete	–	–
Cleansteel nemesacél	–	–
Obszidiánfekete matt	•	•



Típus	H 7440 BPX 125 Gala Ed	H 7840 BPX 125 Gala Ed
Kialakítás és design		
Fogantyú nélküli kivitel	•	•
Süllyeszthető gombok	–	–
Élvezeti előnyök		
TasteControl	•	•
Előmelegítés	•	•
Húsmaghőmérő tű	–	kábel nélkül
Crisp funkció	•	•
Üzem módok		
Automatikus programok	•	•
Sütőautomatika	•	•
Eco-hőlégkeverés	•	•
Grill üzemmódok	•	•
Hőlégkeverés plusz	•	•
Intenzív sütés	•	•
Klíma vezérlés	•	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	–	•
Alsó-felső sütés	•	•
Speciális felhasználások	–	•
Kezelési kényelem		
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•	•
Kijelző	DirectSensor	M Touch
MotionReact közeledést érzékelő szenzor	–	•
Kamera a sütőtérben	–	•
SoftOpen	•	•
SoftClose	–	–
Időfunkciók	•	•
Hatékony és fenntarthatóság		
Energiahatékonysági osztály	A++	A++
Automatikus maradék hő-hasznosítás	•	•
Ápolási kényelem		
Nemesacél/CleanSteel felület	–	–
Sütőtér PerfectClean bevonattal és katalitikus hátfallal	–	–
Pirolitikus tisztítás	•	•
Katalizátor	•	•
Biztonság		
Készülék hűtő rdsz.+hűvös előlap	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•
Műszaki adatok		
Sütőtér térfogata (l)	49	49
Behelyezési szintek száma	3	3
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot	BrilliantLight
Hőmérsékletek (°C)	30–300	30–300
Fülkemeretek (mm) (sz x ma x mé)	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	3,20	3,20
Biztosíték (A)	16	16
Fázisok száma	1	1
Mellékelt tartozékok		
Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1	1
Univ.tepsi+PerfectClean bevonat	1	1
Sütőrács	–	–
Sütőrács PerfectClean bevonattal	–	–
Sütőrács PyroFit-funkcióval	1	1
FlexiClip kihúzh. sín, PyroFit	1	1
Készülék színe		
Obszidiánfekete matt	•	•

Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütők

Termékáttekintés



125 Gala Edition
+125 hét



125 Gala Edition
+125 hét



Típus	H 7440 BMX 125 Gala Ed	H 7840 BMX 125 Gala Ed
Kialakítás és design		
Fogantyú nélküli kivitel	•	•
Élvezeti előnyök		
Quick & Gentle	•	•
Előmelegítés	•	•
Húsmaghőmérő tű	–	kábellel
Melegentartás	•	•
Crisp funkció	–	•
Üzem módok		
Felolvasztás	•	•
Automatikus programok	•	•
Sütőautomatika	•	•
Grill üzemmódok	•	•
Hőlégkeverés plusz	•	•
Intenzív sütés	–	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	–	•
Mikrohullámú sütő	•	•
Mikrohullámú sütő sütőautomatikával	•	•
Mikrohullámú sütő grillel	•	•
Mikrohullámú sütő hőlégkeverés plusz funkcióval	•	•
Mikrohullámú sütő légkeveréses grillel	•	•
Alsó-felső sütés	–	•
Alsó hő	–	•
Speciális felhasználások	•	•
Kezelési kényelem		
Hálózatba kaps. Miele@home-mal	•	•
Kijelző	DirectSensor	M Touch
MotionReact közeledést érzékelő szenzor	–	•
Kamera a sütőtérben	•	•
SoftOpen	•	•
Popcorn funkció	•	•
Javasolt mikrohullámú teljesítmény	•	•
Gyors mikrohullám	•	•
Hatékony és fenntarthatóság		
Automatikus maradék hő-hasznosítás	•	•
Ápolási kényelem		
Nemesacél sütőtér strukturált felülettel és PerfectClean bevonattal	•	•
Biztonság		
Készülék hűtő rdsz.+hűvös előlap	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•
Műszaki adatok		
Sütőtér térfogata (l)	43	43
Behelyezési szintek száma	3	3
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Hőmérsékletek (°C)	30–250	30–250
Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Fülkéméret (mm) (sz x ma x mé)	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	2,70	3,20
Biztosíték (A)	16	16
Fázisok száma	1	1
Mellékelt tartozékok		
Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1	1
Üvegtál	1	2
Készülék színe		
Obsziánfekete matt	•	•



Gőzsütők

125 Gala Edition



Kombi párolás

Tiszta élvezet: tökéletes eredmények a száraz és nedves hő precíz kombinációjának köszönhetően több ételkészítési lépésben.



HydroClean¹

Ragyogóan tiszta: a HydroClean funkcióval a Miele gőzsütő sütőtere teljesen automatikusan megtisztul.



Mix & Match

Gyors és egészséges: különböző ételek egyszerre egy tányéron történő kombi párolása vagy melegítése.



Automatikus menüpárolás

Pontosan elkészítve: különböző ételek elkészítése egyszerre, gőz segítségével.




**Motorosan nyíló panel
SoftClose² funkcióval**

Kényelmes: a panel nyitása és csukása érintéssel – mögötte található a víztartály.

² Szabadalom: EP 2 197 326

Gőzsütők

Termékáttekintés




125 Gala Edition
+125 hét



125 Gala Edition
+125 hét



125 Gala Edition
+125 hét



DirectSensor



HydroClean

67 l



M Touch



HydroClean

67 l




M Touch



HydroClean

67 l




Combi mode



DualSteam



Water Container



Combi mode



DualSteam



DirectWater Plus

Típus	DGC 7460 HCX Pro 125 Gala Ed	DGC 7860 HCX Pro 125 Gala Ed	DGC 7865 HCX Pro 125 Gala Ed
Kialakítás és design			
Fogantyú nélküli kivitel	•	•	•
Élvezeti előnyök			
Klímaszenzor	•	•	•
Mix & Match	•	•	•
Húsmaghőmérő tű	—	kábel nélkül	kábel nélkül
Automatikus programok	•	•	•
Üzem módok			
Kombinált párolás	•	•	•
Gőzpárolás	•	•	•
Szuvidálás	•	•	•
Gourmet sütés	•	•	•
Hőlégkeverés plusz	•	•	•
Alsó-felső sütés	•	•	•
Kezelési kényelem			
Hálózatba kaps. Miele@home-mal	•	•	•
Kijelző	DirectSensor	M Touch	M Touch
MotionReact közel.érz.szenzor	—	•	•
SoftOpen	•	•	•
MultiLingua	•	•	•
Motorosan felemelkedő kezelőpanel	•	•	•
Mennyiségtől független párolás	•	•	•
Automatikus menüpárolás	•	•	•
Időfunkciók	•	•	•
Saját programok	•	•	•
Hatékonyság és fenntarthatóság			
Energhatékony osztály	A+	A+	A+
Ápolási kényelem			
Strukt.felül.nem.acél pár.tér	•	•	•
Külső gőzfejlesztő	•	•	•
HydroClean	•	•	•
Ápolóprogramok	•	•	•
Gőztechn./vízellátás			
DualSteam	•	•	•
Frissvíz-tartály a kez.panel mögött	•	•	—
DirectWater plus	—	—	•
Biztonság			
Készülékűtő rdsz.+hűvős előlap	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•
Műszaki adatok			
Sütőtér térfogata (l)	67	67	67
Sütőtér megvilágítása	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Hőmérséklet sütőüzem (°C)	30–230	30–230	30–230
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban (°C)	40–100	40–100	40–100
A fülke méretei (sz x ma x mé) (mm)	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	3,45	3,45	3,40
Biztosíték (A)	16	16	16
Mellékelt tartozékok			
Univ.tepsi+PerfectClean bevonat	1	1	1
HBBR 71 Sütőrács PerfectClean bevonattal	1	1	1
PerfectClean FlexiClip kih.sín	—	1	1
Kivehető tartórács (pár)	1	1	1
Perf. nem.acél gőzpár.edények	1	2	2
Zárt aljú nem.acél gőzpár.edények	1	1	1
Készülék színe			
Obszidiánfekete matt	•	•	•



125 Gala Edition
+125 hét



125 Gala Edition
+125 hét




125 Gala Edition
+125 hét




DirectSensor



HydroClean



47 l




Combi mode



DualSteam



Water Container




M Touch



HydroClean



47 l



Combi mode



DualSteam



DirectWater Plus

Típus	DGC 7440 HCX Pro 125 Gala Ed	DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed	DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed
Kialakítás és design			
Fogantyú nélküli kivitel	•	•	•
Élvezeti előnyök			
Klímaszenzor	•	•	•
Mix & Match	•	•	•
Húsmaghőmérő tű	—	kábel nélkül	kábel nélkül
Automatikus programok	•	•	•
Üzem módok			
Kombinált párolás	•	•	•
Gőzpárolás	•	•	•
Szuvidálás	•	•	•
Gourmet sütés	•	•	•
Hőlégkeverés plusz	•	•	•
Alsó-felső sütés	•	•	•
Kezelési kényelem			
Hálózatba kaps. Miele@home-mal	•	•	•
Kijelző	DirectSensor	M Touch	M Touch
MotionReact közel.érz.szenzor	—	•	•
SoftOpen	•	•	•
MultiLingua	•	•	•
Motorosan felemelkedő kezelőpanel	•	•	•
Mennyiségtől független párolás	•	•	•
Automatikus menüpárolás	•	•	•
Időfunkciók	•	•	•
Saját programok	•	•	•
Hatékonyság és fenntarthatóság			
Energhatékony osztály	A+	A+	A+
Ápolási kényelem			
Strukt.felül.nem.acél pár.tér	•	•	•
Külső gőzfejlesztő	•	•	•
HydroClean	•	•	•
Ápolóprogramok	•	•	•
Gőztechn./vízellátás			
DualSteam	•	•	•
Frissvíz-tartály a kez.panel mögött	•	•	—
DirectWater plus	—	—	•
Biztonság			
Készülékűtő rdsz.+hűvős előlap	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•
Műszaki adatok			
Sütőtér térfogata (l)	47	47	47
Sütőtér megvilágítása	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Hőmérséklet sütőüzem (°C)	30–230	30–230	30–230
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban (°C)	40–100	40–100	40–100
A fülke méretei (sz x ma x mé) (mm)	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	3,40	3,40	3,40
Biztosíték (A)	16	16	16
Mellékelt tartozékok			
Univ.tepsi+PerfectClean bevonat	1	1	1
HBBR 71 Sütőrács PerfectClean bevonattal	1	1	1
PerfectClean FlexiClip kih.sín	—	1	1
Kivehető tartórács (pár)	1	1	1
Perf. nem.acél gőzpár.edények	1	2	2
Zárt aljú nem.acél gőzpár.edények	1	1	1
Készülék színe			
Obszidiánfekete matt	•	•	•

Gourmet melegítőfiók

Termékáttekintés




Típus	ESW 7010 125 Gala Ed	ESW 7020 125 Gala Ed
Kialakítás és design		
Fogantyú nélküli kivitel	•	•
Üzem módok		
Csésze melegítés	•	•
Tányérmelegítés	•	•
Ételek melegentartása	•	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	•	•
Kezelési kényelem		
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•	•
Befogadóképesség	teríték 6 személy számára	teríték 12 személy számára
Push2open mechanizmus	•	•
Teljesen kihúzható az egyszerű be- és kipakoláshoz	•	•
Érintógombos kezelőpanel	•	•
Programozható leállítás	•	•
Időzítő funkció	•	•
Ápolási kényelem		
Nemesacél/CleanSteel felület	–	–
Síkba építhető kezelőpanel	•	•
Biztonság		
Hűvös előlap	•	•
Csúszásgátló betét	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•
Műszaki adatok		
Hőmérséklet (°C)	40–85	40–85
Hasznos belső magasság (mm)	80	230
Teljes teljesítményigény (kW)	0,70	0,70
Biztosíték (A)	10	10
Hőmérsékletek (°C)	–	–
Elektromos kábel hossza (m)	2,0	2,0
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570
Mellékelt tartozékok		
Csúszásgátló betét	1	1
Sütőrács a rakodófelület növeléséhez	–	1
Készülék színe		
Obszidiánfekete matt	•	•



Gourmet melegítőfiók ESW 7020

125 Gala Edition
+125 hét



Típus	EVS 7010 125 Gala Ed
Kialakítás és design	
Fogantyú nélküli kivitel	•
Élvezeti előnyök	
Előkészítés szuvidáláshoz	•
Élelmiszerek hosszabb eltarthatósága	•
Élelmiszerek pácolása	•
Sokrétű felhasználási mód	
Élelmiszer vákuumozása	•
Élelmiszer pácolása	•
Élelmiszerek porciózása	•
Tartályok vákuumozása	•
Eredeti csomagolás visszazárása	•
Úvegek lezárása	•
Folyadékok vákuumozása	•
Kezelési kényelem	
Vákuumozó kamra mérete (l)	8,0
Maximális tasakméret (mm)	350
Push2open mechanizmus	•
Teljesen kihúzható az egyszerű be- és kikapcsoláshoz	•
Érintógombos kezelőpanel	•
Vákuumozási erősség LED-kijelzése	•
A külső tartályok vákuumozási erősségének LED-kijelzése	•
Hegesztési időtartam fokozatokban	1 - 3
Hegesztési időtartam LED-kijelzése	•
Stop funkció	•
Vákuumozó technika	
Szivattyú szívóteljesítménye (m ³ /h)	4
Ápolási kényelem	
Síkba építhető kezelőpanel	•
Vákuumszivattyú, zsírtalanítási figyelmeztetés	•
Cserélhető zárócsikok	•
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Hasznos belső magasság (mm)	80
Teljes teljesítményigény (kW)	0,32
Biztosíték (A)	10
Elektromos kábel hossza (m)	1,8
Hőmérséklet sütőüzem (°C)	1–3
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 141 x 570
Mellékelt tartozékok	
Adapter edények vákuumozásához	1
Tasaktámaszték	1
180 x 280 mm méretű vákuumtasakok száma	50
240 x 350 mm méretű vákuumtasakok száma	50
Készülék színe	
Obszidiánfekete matt	•



Vákuumozó fiók EVS 7010

Főzőlapok

125 Edition és 125 Gala Edition

MattFinish*


A MattFinish egy modern matt fekete felület elegáns designnal, amely harmonikusan illeszkedik a modern konyhákba.

Az elegáns, ujjenyomat-mentes MattFinish felület designját tekintve egyedülálló és lenyűgöző, tartósan tiszta megjelenést biztosít. A felület ugyanakkor robusztus, és kiválóan ellenáll a karcolásoknak.



SmartSelect White

Gyors és intuitív: a teljesítményfokokozatok minden főzőzónához közvetlenül állíthatók be.



ComfortSelect

A ComfortSelect funkcióval gyorsan és kényelmesen kiválaszthatja a főzőlap főzőzónáinak kívánt beállítását egy számsor segítségével.

Exkluzív a Mielétől PowerFlex főzőfelület

Sokoldalú és rugalmas: a nagy főzőedényeket is gyorsan és gond nélkül felmelegíti.





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

Főzőlapok

125 Edition és 125 Gala Edition


Con@ctivity 3.0

Az intelligens vezérlés innovatív kényelemmel párosul. A Con@ctivity segítségével a páraelszívó automatikusan reagál a főzőlap beállításaira.



Grill lap

A Gourmet grill lap egyedülálló grillezési élményt biztosít a Miele indukciós főzőlapokkal. Hullám alakú felületének köszönhetően a grillezett ételek eredeti grillaromatát kölcsönöz. A Gourmet grill lap kiváló minőségű tapadásmentes bevonattal rendelkezik a grillezés utáni könnyű tisztítás érdekében.




Az ételkészítési lehetőségek a grill lapon nagyon sokoldalúak, mint például a pácolt marhahús karamellizált almával, krumplipürével és pirított hagymával – ázsiai stílusban. Sok más finom receptötlet megtalálható a Miele Appban.



A 125 Edition főzőlapokhoz ajándékba kiváló minőségű tartozékokat kap, hogy tökéletes legyen a sütés.

Ajándék Gourmet grill lap






Típus	KM 7466 FL 125 Edition	KM 7466 FR 125 Edition	KM 7576 FL 125 Gala Ed
Design			
Síkba építhető kivitel	•	–	•
Üvegkerámia színe	Fekete	Fekete	Matt fekete
Körbefutó nemesacél keret	–	•	–
Nyomatott design	–	–	–
Ráülthető kivitel	•	•	•
Kombinálható SmartLine elemmel	–	–	–
Kombinálható SmartLine pultba építhető páraelszívóval	–	–	–
Főzőzóna-felszereltség			
Főzőzónák száma	4	4	6
1. főzőzóna/főzőfelület			
Pozíció	Elöl balra	Elöl balra	Balra
Típus	Vario főzőzóna	Vario főzőzóna	PowerFlex
Méreték (mm)	Ø 140-190	Ø 140-190	230x390
Max. teljesítmény (W)	1850	1850	3150
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3000	3000	3650
2. főzőzóna/főzőfelület			
Pozíció	Balra hátul	Balra hátul	Középen
Típus	Vario főzőzóna	Vario főzőzóna	PowerFlex
Méreték (mm)	Ø 100-160	Ø 100-160	230x390
Max. teljesítmény (W)	1400	1400	3400
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	2200	2200	7300
3. főzőzóna/főzőfelület			
Pozíció	Jobb	Jobb	Jobb
Típus	PowerFlex	PowerFlex	PowerFlex
Méreték (mm)	230x390	230x390	230x390
Max. teljesítmény (W)	3400	3400	3400
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	7300	7300	7300
Kezelési kényelem			
Érintőgombos kezelés	ComfortSelect	ComfortSelect	SmartSelect White
Miele@home	•	•	•
Con@ctivity automatikus funkció	•	•	•
Érintőkijelzős kezelés	–	–	–
Kijelző színe	Sárga	Sárga	Fehér
Felfűtő automatika	•	•	•
Melegentartás	•	•	•
Stop&Go funkció	•	•	•
Memóriefunkció	•	•	•
TempControl	–	–	–
Lekapcsoló automatika	•	•	•
Állandó edényfelismerés	•	•	•
Melegentartás plusz	–	–	–
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•	•	•
Törlésvédelem	–	–	•
Stopper	•	•	•
Biztonság			
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•
Reteszelés funkció	•	•	•
Műszaki adatok			
Méreték (mm) (ma x sz x mé)	51 x 620 x 520	52 x 626 x 526	51 x 800 x 520
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) ráülthető kivitelnél	600 x 500	560 x 490	780 x 500
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	600/624 x 500/524	–	780/804 x 500/524
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	51	45	51
Teljes teljesítményigény (kW)	7,30	7,30	11,00

Indukciós főzőlapok páraelszívóval

Termékáttekintés





Típus	KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed	KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed
Design		
Síkba építhető kivitel	•	•
Körbefutó nemesacél keret	–	–
Ráültethető kivitel	•	•
Főzőzóna-felszereltség		
Főzőzónák száma	4	4
PowerFlex főzőzónák		
Típus	PowerFlex XL-főzőzóna	PowerFlex XL-főzőzóna
Átmérő (mm)	Ø 150 – 230	Ø 150 – 230
TwinBooster (W)	3650	3650
1. főzőzóna/főzőfelület		
Típus	PowerFlex XL főzőfelület	PowerFlex XL főzőfelület
Méretek (mm)	230x460	230x460
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	7300	7300
2. főzőzóna/főzőfelület		
Típus	PowerFlex XL főzőfelület	PowerFlex XL főzőfelület
Méretek (mm)	230x460	230x460
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	7300	7300
3. főzőzóna/főzőfelület		
Típus	–	–
Méretek (mm)	–	–
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	–	–
4. főzőzóna/főzőfelület		
Típus	–	–
Méretek (mm)	–	–
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	–	–
Kezelési kényelem		
Érintógombos kezelés	ComfortSelect White	ComfortSelect White
Miele@home	•	•
Con@ctivity 3.0 automatikus funkció	•	•
Kijelző színe	Fehér	Fehér
Hatékonyág és fenntarthatóság		
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+	–
Keringtetés		
Légtelj. max. fokozat (m ³ /h)	–	465
Hangt. max. fok. (dB(A) re1pW)	–	68,0
Hang.nyo. max.f.(dB(A)re20µPa)	–	55,0
Műszaki adatok		
Méretek (mm)	800 x 238 x 520	800 x 238 x 520
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) ráültethető kivitelnél	780 x 500	780 x 500
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	780/804 x 500/524	780/804 x 500/524
Teljes teljesítményigény (kW)	7,50	7,50

Páraelszívók

125 Edition





Con@ctivity

Koncentráljon teljesen a főzésre: a Con@ctivity segítségével páraelszívója automatikusan reagál. A főzőlap be- vagy kikapcsolása esetén a páraelszívó magától reagál. Szívóteljesítményét is automatikusan a főzőlapon törtétekhez igazítja, így a helyiség klímája állandóan kellemes marad. A készülékek Wi-Fi kapcsolaton keresztül kommunikálnak egymással. A Con@ctivity segítségével a páraelszívót és a főzőlapot a Miele@home-ba integrálhatja. Használja ki a Con@ctivity 3.0 által nyújtott plusz kényelmet és teljesítményt!



Nemesacél fém zsírszűrő (10 rétegű)

Hatékony és optikailag vonzó: hatékony zsírleválasztás és könnyű tisztítás mosogatógépben.



SmartControl

Kiváló minőség és praktikum: élvezze a sárga kijelzővel ellátott érintőképernyős kezelési kényelmét.



A 125 Edition páraelszívókhoz ajándékba jár egy nagy teljesítményű szagszűrő.

Sensitive Active AirClean-szűrő (DKF 31-S)



Páraelszívók

Termékáttekintés



Típus	DAS 4631 125 Edition
Kialakítás	
Kihúzható páraelszívó	•
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUU 151
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Szín	Obszidiánfekete
Kezelési kényelem	
Hálóz.kapcs. Miele@home	•
Con@ctivity 3.0	•
5/15 perc késleltetési idő	•
Programozható zsírszűrő-telítettség	•
Programozható aktív szén-szűrő-telítettség	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+++
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	1
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	1 x 3 W
Fényerősség (Lx)	330 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Ventilátor	
Egyenáramú motor (DC motor)	•
Levegő kivezetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	400
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	56,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	42,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	380
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	62,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)	48,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Elszívóerőnyő mérete (mm) (sz x ma x mé)	596 x 36 x 273
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,16
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Szerelési utasítások	
Elszívócsonk fent	•
Elszívócsonk Ø (mm)	150
Készülék színe	
Obszidiánfekete	•



Mosogatógépek

125 Edition és 125 Gala Edition



Átgondolt tisztítórendszer

Kiváló eredmények: az AutoDos világszerte az első, integrált PowerDisk¹ funkcióval rendelkező adagolás. A mosogatógép és az exkluzív granulátum így egy precízen összehangolt rendszert alkot – az adagolás a programtól függően és az optimális időben történik. Élvezze a szabadságot: egy PowerDisk átlagosan 20 mosogatáshoz² elegendő utántöltés nélkül. És mindig a megfelelő mennyiségű porgranulátumot adagolja. Ez kíméli a környezetet és a pénztárcát.



AutoOpen szárítás³

Az edények tökéletes szárítása: A szabadalmaztatott AutoOpen technológiának köszönhetően.



QuickPowerWash

Rövid program: a legjobb tisztítási eredmények átlagos szennyezettségű edényekhez 58 perc alatt.



A mosogatógépekhez ajándék tisztító- és ápolószerek járnak.

1 x PowerDisk a készülékben és kupon 6 x PowerDiskhez, valamint ápolókészlethez sóval, öblítőszerrel és DishClean-nel.



Modellfüggő felszereltség

¹ szabadalom: EP2850990, US9962062

² az ECO programban

³ szabadalom: DE102007008950, EP 2120671, US 8671587.

Mosogatógépek

A születésnap modellek kosárkialakítása

„ExtraComfort“ kosárkialakítás

(G71xx 125 Edition)

3D-MultiFlex-fiók


- 1 állítható magasságú jobb oldali rész
- 2 oldalirányban állítható bal oldali rész

Felső kosár:

- 3 állítható magasságú
- 4 két részes kihajtható tűskesor (elől)
- 5 FlexCare-csészetartó hullámos kialakítással rögzítő elemekkel borospoharak számára
- 6 széles fogantyúelem, ergonomikus perem a felső és alsó kosárban

Alsó kosár:

- 7 MultiComfort-terület
- 8 2 tűskesor (jobb oldalon kihajtható, bal oldalon rögzített)
- 9 állítható magasságú FlexCare Glass & Bottle (két palack számára)
- 10 2 MultiClips
- 11 XL-Assist



„125 Gala Edition“ kosárkialakítás

(G 77xx 125 Gala Edition)

3D-MultiFlex-fiók


- 1 állítható magasságú jobb oldali rész
- 2 oldalirányban állítható bal oldali rész


Felső kosár:

- 3 állítható magasságú
- 4 komplett két részes kihajtható tűskesor
- 5 FlexCare-csészetartó hullámos kialakítással és szilikon elemekkel a borospoharak számára
- 6 széles fogantyúelem nemesacélal, ergonomikus perem a felső és alsó kosárban

Alsó kosár:

- 7 MultiComfort-terület
- 8 2 kihajtható tűskesor
- 9 állítható magasságú FlexCare Glass & Bottle (két palack számára)
- 10 állítható magasságú FlexCare Glass & Bottle (két palack számára)
- 11 StrawClean
- 12 2 MultiClips
- 13 XL-Assist
- 14 kiegészítő csészetartó






Típus	G 7131 SCi AD 125 Edition
Design	
Panel kivitele	Egyenes panel
Kezelési mód	Programválasztó gomb
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
MultiLingua	•
Kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	•
Knock2open	–
Ajtózárás-résegítés	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•
Funkcióellenőrző	Kijelző
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Vízfogy. auto prog. (l) -tól	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,64
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,40
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Féltöltet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
SensorDry	•
Aktív kondenzációs szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
PowerWash	•
Higiénia	–
Tészta/paella	–
Gép tisztítása	•
Mosogatósi opciók	
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárialakítás	
Kosárialakítás	ExtraComfort
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
Gyerekszár	•
Műszaki adatok	
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
A panel színe	
CleanSteel Front	•

Mosogatógépek

Termékáttekintés



Típus	G 7191 SCVi AD 125 Ed.	G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.	G 7797 SCVi XXL AD 125 Gala Ed.
Design			
Panel kivitele	Teljesen integrált panel	Teljesen integrált panel	Teljesen integrált panel
Kezelési mód	Programválasztó gomb	Programválasztó gomb	Programválasztó gomb
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző
MultiLingua	•	•	•
Kényelem			
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•	•
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	•	•	•
Knock2open	–	•	•
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose	AutoClose	AutoClose
FrontFit	–	–	–
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•
Funkcióellenőrző	Optikai és akusztikus	Optikai és akusztikus	Optikai és akusztikus
Hatékonyság és fenntarthatóság			
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,4	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,64	0,54	0,54
Áramf. ECO pr. melevg. (kWh)	0,40	0,29	0,29
Szabvány-terítékszám	–	–	–
EcoFeedback	•	•	•
EcoPower technológia	•	•	•
Féltöltet	•	•	•
Eredményminőség			
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•
SensorDry	•	•	•
Aktív kondenzációs szárítás	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•
Mosogatóprogramok			
QuickPowerWash	•	•	•
PowerWash	•	•	•
Higiénia	–	•	•
Tészta/paella	–	•	•
Gép tisztítása	•	•	•
Mosogatói opciók			
Expressz program	•	•	•
Extra tiszta	•	•	•
Extra száraz	•	•	•
Kosárkialakítás			
Kosárkialakítás	ExtraComfort	–	–
Biztonság			
Waterproof-rendszer	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	•	•	•
Gyerekszár	•	•	•
Műszaki adatok			
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0	4,0	4,0
Előlap max. súlya (kg)	11,0	11,0	12,0
A panel színe			
Nemesacél	•	–	–
Obszidiánfekete	–	•	•



Hűtő- és fagyasztószekrények, borhűtők

125 Edition és 125 Gala Edition





PerfectFresh Pro*

Az élelmiszerek akár 5 x tovább frissek maradnak. Az automatikusan szabályozott 0 és +3 °C közötti hőmérsékleti tartományban a húsok, halak és különféle tejtermékek akár 3 x tovább eltarthatók. A gyümölcsök és zöldségek akár 5 x hosszabb ideig maradnak frissek – a fiók egyedileg szabályozható páratartalmának köszönhetően.

NoFrost*

A NoFrost rendszernek köszönhetően többé nem kell leolvasztani Miele hűtőszekrényét. A légkeringtetéses hűtés egyenletesen oszlatja el a hideg, száraz levegőt, így nem képződhet jég a beltérben. A fagyasztott élelmiszerei így nem fagynak össze, és a fiókok mindig könnyedén kihúzhatók és betolhatók maradnak, hiszen nem rakódik rájuk zavaró jégréteg. A NoFrost maximális kényelmet kínálja a fagyasztóban, és megkíméli önt a leolvasztással való bajlódástól – örökre.



CleanSteel hátfal*

Hideg és tiszta: a CleanSteel hátfal révén a hideg különösen jól oszlik el a Miele hűtőszekrényben.



A hűtőszekrényekhez és a hűtő-fagyasztókhoz ajándékba kap egy kiváló minőségű szagszűrőt aktív szénrel.


Ajándék
Active AirClean szűrő




* Modellfüggő felszereltség

Beépíthető fagyasztószekrények

Termékáttekintés




Típus	FNS 7740 D 125 Gala Ed
Kialakítás	
Beépíthető készülék	•
Változtatható nyitási irány	•
Design	
Fagyasztózóna megvilágítása	–
IceMaker világítása	–
Kezelési kényelem	
NoFrost	•
SoftClose	•
MyIce: jégkocka (víztartály)	–
Vezérlés	
Kezelési koncepció	SensorTouch
SuperFrost	•
Sabbat üzemmód	•
Fagyasztószekrény/-zóna	
Fagyasztófiókok száma	8
ebből Ice&PizzaBox	–
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	189,80
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,52
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–
Műszaki adatok	
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Teljes hasznos űrtartalom (l)	213
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	9
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	12,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	33
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	559 x 1770 x 546



Típus	KFN 7744 C 125 Gala Ed
Kialakítás	
Beépíthető készülék	•
Változtatható nyitási irány	•
Design	
Fagyasztózóna megvilágítása	–
Kezelési kényelem	
Belső ajtó finombeállítása	–
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
SoftClose	•
SelfClose	–
IceMaker: jégkocka (csatl.)	–
Mylce: jégkocka (víztartály)	–
Vezérlés	
Kezelési koncepció	SensorTouch
Kikapcsolható hűtőrész	Igen
Szuperhűtés	•
SuperFrost	•
Hőmérsékletzónák száma	3
Hűtőszekrény/-zóna	
Rakodópolek száma	3
Palacktároló krómozott fémből	•
VeggieBoxok száma	–
Frissentartó fiókok száma	2
Száraz hátfal	CleanSteel
CompactCase	–
FlexiTray	–
Fagyasztószekrény/-zóna	
Fagyasztófiókok száma	3
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	C
Éves energiafogyasztás (kWh)	165,71
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,45
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–
Műszaki adatok	
Rögzítéstechnika	Rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlapp max. tömege (kg)	18
Fagyasztórész-ajtóelőlapp max. tömege (kg)	12
Hűtőzóna (l)	174
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	71
4 csillagos fagyasztózóna (l)	70
Teljes hasznos űrtartalom (l)	244
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	9
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	6,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	33
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	559 x 1770 x 546

Beépíthető hűtőszekrények

Termékáttekintés




Típus	K 7747 C 125 Gala Ed
Kialakítás	
Beépíthető készülék	•
Változtatható nyitási irány	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Belső ajtó finombeállítása	–
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	–
Vezérlés	
Kezelési koncepció	SensorTouch
Szuperhűtés	•
Hőmérsékletzónák száma	2
Sabbat üzemmód	•
Hűtőszekrény/-zóna	
Rakodópalcok száma	6
Palacktartó krómozott fémből	•
VeggieBoxok száma	–
Frissentartó fiókok száma	3
Kivehető palacktartó	–
CompactCase	–
FlexiTray	–
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	C
Éves energiafogyasztás (kWh)	99,65
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,27
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–
Műszaki adatok	
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	26
Hűtőzóna (l)	294
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	98
4 csillagos fagyasztó zóna (l)	–
Teljes hasznos űrtartalom (l)	294
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	–
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	–
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	559 x 1770 x 546

Szabadonálló hűtő-fagyasztók

Termékáttekintés

125
Years




Típus	KFN 4377 CD 125 Edition	KFN 4397 CD 125 Edition	KFN 4799 AD 125 Gala Ed
Kialakítás			
Változtatható nyitási irány	•	•	•
Design			
Burkolat színe	Ezüst	Ezüst	Ezüst
Fagyasztózóna megvilágítása	–	–	–
Kezelési kényelem			
Frissentartó rendszer	–	–	–
Freeze&Cool (Fagyasztás és hűtés)	–	–	–
ComfortClean	•	•	•
DynaCool	•	•	•
NoFrost	•	•	•
DuplexCool	•	•	•
XL belső tér	•	•	•
SoftClose	–	–	•
SelfClose	–	–	–
Mylce: jégkocka (víztartály)	–	–	–
Vezérlés			
Kezelési koncepció	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Kikapcsolható hűtőrész	Igen	Igen	Igen
Szuperhűtés	•	•	•
SuperFrost	•	•	•
Hőmérsékletzónák száma	3	3	3
Hűtőszekrény/-zóna			
Rakodópolek száma	4	4	4
Palacktároló krómozott fémből	–	–	•
VeggieBoxok száma	–	–	–
Frissentartó fiókok száma	1	2	2
Száraz hátfal	Műanyag	Műanyag	CleanSteel
CompactCase	–	–	–
Fagyasztószekrény/-zóna			
Fagyasztófiókok száma	3	3	3
Hatékonyság és fenntarthatóság			
Energiahatékonysági osztály (A–G)	C	C	A
Éves energiafogyasztás (kWh)	170,09	180,68	115,71
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,46	0,49	0,31
Biztonság			
Akusztiikus ajtóriasztás	•	•	•
Akusztiikus hőmérséklet-riasztás	–	–	–
Műszaki adatok			
Hűtőzóna (l)	218	258	258
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	53	99	99
4 csillagos fagyasztózóna (l)	103	103	103
Teljes hasznos űrtartalom (l)	320	360	360
Tárolási idő üzemszavar esetén (óra)	20	20	20
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	10,00	10,00	10,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	35	35	34
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	597 x 1855 x 675	597 x 2015 x 675	597 x 2015 x 675
Nemesacél megjelenés	•	•	–
CleanSteel nemesacél front	–	–	•
Obszidiánfekete matt	–	–	•

Borhűtők

125 Gala Edition






ActiveHumidity*

Az ActiveHumidity-nek köszönhetően a páratartalom egyedileg szabályozható a borhűtőben. Ez kiváló tárolási feltételeket teremt, különösen a természetes dugós borok esetében. A dugók egyenletes nedvesítésével a bor érési folyamata a lehető legjobban támogatott. Így biztos lehet benne, hogy borait mindig a lehető legjobb körülmények között tárolja.

Üvegajtó UV-védelemmel

Az optimális UV-védelemmel ellátott üvegajtó és az UV-mentes LED-fény a borhűtőben ideális tárolási körülményeket biztosít borkgyűjteményének. A természetes fény befolyásolhatja a bor értékes összetevőit. Speciálisan színezett üvegtábláink megakadályozzák ezeket a nemkívánatos reakciókat. Így borait optimális tárolási körülmények között, hosszabb ideig is bemutathatja – anélkül, hogy a minőség vagy az íz terén kompromisszumot kellene kötnie.



Alacsony vibrációjú tárolás

Különösen csendes: tárolja borait az innovatív komponenseknek köszönhetően kíméletesen, alacsony vibráció mellett!



A borhűtőkhöz ajándékba kap egy kiváló minőségű szagszűrőt.


Ajándék
Active AirClean szűrő



* Modellfüggő felszereltség


Borhűtők

Termékáttekintés



Típus	KWT 7112 iG 125 Gala Ed
Kialakítás	
Beépíthető készülék	•
Változtatható nyitási irány	–
Design	
Burkolat színe	–
Színezett üvegajtó	–
Kezelési kényelem	
DynaCool	•
SoftClose	•
Fa rostélyok száma	3
FlexiFrame Plus fa rostélyok száma	2
SommelierSet	–
Palackbemutató	–
3D-palackbemutató	–
Vezérlés	
Kezelési koncepció	TouchControl
Hőmérsékletzónák száma	–
Sabbat üzemmód	–
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	G
Éves energiafogyasztás (kWh)	115,71
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,31
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–
Műszaki adatok	
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak	18 palack
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	32
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 455 x 559
Obsziánfekete matt	•





Típus	KWTS 4785 F 125 Gala Ed
Kialakítás	
Szabadonálló készülék	•
Változtatható nyitási irány	•
Design	
Burkolat színe	Fekete
Színezett üvegajtó	–
Kezelési kényelem	
Hálózatra csatlakozás a Miele@home segítségével	•
DynaCool	–
SoftClose	•
Fa rostélyok száma	6
Fa rostélyok anyaga	Bükkfa
FlexiFrame Plus fa rostélyok száma	–
SommelierSet	–
Palackbemutató	–
3D-palackbemutató	–
Vezérlés	
Kezelési koncepció	FreshTouch
Hőmérsékletzónák száma	–
Sabbat üzemmód	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiatahatékony osztály (A–G)	F
Éves energiafogyasztás (kWh)	126,66
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,34
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	•
Műszaki adatok	
Rögzítéstechnika	–
Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak	153 palack
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	37
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	597 x 1854 x 678
Obszidiánfekete üveg	•

Kávéfőzők

125 Edition és Gala Edition





Az igazi ízélmény

Élvezze kávéját teljes mértékben a Miele első osztályú kávéfőzőivel. Az AromaticSystemFresh megoldásnak köszönhetően a kávészemeket minden adag előtt frissen őrli és közvetlenül főzi a készülék – az intenzív íz érdekében. A CoffeeSelect (készülék-, ill. modellfüggő) emellett három külön szemeskávétartályból kínál választást, így minden kávékülönlegességet a megfelelő kávéfajtából készíthet el.



CoffeeSelect

Maximális választási szabadság: a szabadalmaztatott CoffeeSelect a legjobb minőségben nyújtja a tökéletes kávéízt. A három külön tartályban különböző kávéfajták találhatók – így minden kávékülönlegességet a megfelelő fajtából elkészítve élvezhet. Ezeket kiválaszthatja manuálisan vagy tartósan is hozzárendelheti az italhoz – a lehető legnagyobb rugalmassággal. Az italok mindig tisztán egy fajtából készülnek, mivel a rendszerben nincs kávémaradék.



CupSensor³⁾

Tökéletes elhelyezés: a CupSensor automatikusan felismeri csészéje magasságát, és a megfelelő pozícióba állítja a központi kifolyót. A CupSensor akár 4 cm-re le és 16,5 cm-re fel tud haladni. Így elkerülhető a fröcskölés, és a nagy Latte Macchiato-poharak is kényelmesen elhelyezhetők. A BrilliantLight kellemes LED-lámpája gondoskodik az optimális megvilágításról, és kiemeli csészéi szépségét.



AutoDescal/AutoClean²⁾

Kényelmesen a szennyeződés és a vízkő ellen: A Miele gondoskodik a kávéfőző tisztításáról és vízkőmentesítéséről, így önnek több ideje marad az igazán fontos dolgokra. Az AutoClean funkciónak köszönhetően a tejszíncső és a főzőegység automatikusan megtisztul és zsírtalanodik – a mindig tiszta kávéfőző érdekében. Az időigényes vízkőmentesítés is szinte teljesen megszűnik: a szabadalmaztatott AutoDescal funkció automatikusan vízkőmentesíti készülékét.

Modellfüggő felszereltség:



¹ Szabadalom: EP 2957199

² Szabadalom: EP 2705783, EP 2705784, DE 102014113160, DE 102014113161

³ Szabadalom: EP 2454977

Beépíthető kávéfőzők

Termékáttekintés



Típus	CVA 7440 125 Gala Ed	CVA 7845 125 Gala Ed
Évezeti előnyök		
AromaticSystemFresh	•	•
CoffeeSelect	–	•
OneTouch for Two funkció	•	•
DoubleShot	•	•
Programozható felhasználói profilok	10	10
Aromakímélő golyós őrlőmű	•	•
Kezelési kényelem		
Hálózatra csatlakozás a Miele@home segítségével	•	•
Kijelző	DirectSensor	M Touch
MotionReact: a világítás bekapcsolása közeledéskor	–	•
CupSensor	•	•
PerformanceMode	•	•
EasyClick tejrendszer	•	•
BrilliantLight	•	•
Szakértői üzemmód	•	•
MultiLingua	•	•
Szemeskávéfajták száma	1	3
Szemeskávé-tartályok száma	2	3
Szemeskávé-tartály, A (g)	300	300
Szemeskávé-tartály, B (g)	300	150
Szemeskávé-tartály, C (g)	–	150
Szemeskávé-tartály össz. (g)	600	600
Vízartály befogadóképessége (l)	2,7	2,7
Italspecialitások		
Ristretto, szimpla	•	•
Espresso, szimpla	•	•
Kávé, szimpla	•	•
Cappuccino, szimpla	•	•
Latte Macch., szimpla és dupla	•	•
Forró tej, szimpla és dupla	•	•
Tejhab, szimpla és dupla	•	•
Espresso Macch., szimp./dupl.	•	•
Tea italok, szimpla és dupla	•	•
Kávéskanna	•	•
Teáskanna	•	•
Ápolási kényelem		
AutoDescal	–	•
AutoClean	–	•
Kényelmes tisztítóprogramok	•	•
Automatikus öblítő funkció	•	•
ComfortClean	•	•
Kivehető tejevezeték	•	•
Kivehető főzőmű	•	•
Műszaki adatok		
Teljes teljesítményigény (kW)	1,45	1,45
Feszültség (V)	220-240	220-240
Biztosíték (A)	10	10
Vízvezető tömlő hossza (m)	–	1,5
Elektromos kábel hossza (m)	2,0	2,0
A fülke méretei (sz x ma x mé) (mm)	560-568 x 450-452 x 500	560-568 x 450-452 x 550
Készülék színe		
Obsziánfekete matt	•	•



Szabadonálló kávéfőzők

Termékáttekintés



Exkluzív
a Mielétől

OneTouch for Two

Egy adag vagy dupla adag: OneTouch for Two lehetővé teszi két ízletes kávékülönlegesség egyidejű elkészítését.



Exkluzív
a Mielétől

AromaticSystem

Intenzív kávéaroma: aromakímélő őrlés és intelligens főzési technika a lehető legjobb eredményért.



Exkluzív
a Mielétől

DirectSensor-kezelés*

A kényelmes érintés funkció maximális kényelmet biztosít. Minden elem jól látható a szöveges kijelző körül, a navigáció egyszerű és intuitív.

Tökéletes tejhab

Egyedülálló élvezet: kényeztesse magát és vendégeit egy Cappuccino-val, Latte Macchiato-val vagy forró csokoládéval.



*Modellfüggő felszereltség



Típus	CM 5510 125 Edition	CM 6360 125 Edition
Élvezeti előnyök		
AromaticSystemFresh	–	–
AromaticSystem	•	•
CoffeeSelect	–	–
OneTouch funkció	•	•
OneTouch for Two funkció	•	•
DoubleShot	–	•
Programozható felhasználói profilok	2	8
Aromakímélő golyós őrlőmű	•	•
További kávéfajták őrlött formában lehetőségek	•	•
Kezelési kényelem		
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	–	•
Kijelző	DirectSensor	DirectSensor
CupSensor	–	–
PerformanceMode	–	•
BrilliantLight	–	•
Szakértői üzemmód	–	•
Fűtött csészetartó felület	–	•
MultiLingua	•	•
Szemeskávéfajták száma	1	1
Szemeskávé-tartályok száma	1	1
Szemeskávé-tartály, A (g)	200	300
Szemeskávé-tartály, B (g)	–	–
Szemeskávé-tartály, C (g)	–	–
Szemeskávé-tartály össz. (g)	200	300
Víz tartály befogadóképessége (l)	1,3	1,8
Tej tartály befogadóképessége (l)	–	0,7
Italspecialitások		
Ristretto, szimpla	•	•
Espresso, szimpla	•	•
Kávé, szimpla	•	•
Cappuccino, szimpla	•	•
Latte Macch., szimpla és dupla	•	•
Forró tej, szimpla és dupla	•	•
Tejhab, szimpla és dupla	•	•
Espresso Macch., szimp./dupl.	–	•
Tea italok, szimpla és dupla	–	•
Kávéskanna	•	•
Teáskanna	–	–
Ápolási kényelem		
AutoDescal	–	–
Tejvezeték automata előblítése	•	•
Kényelmes tisztítóprogramok	•	•
Automatikus öblítő funkció	•	•
ComfortClean	•	•
Kivehető tejvezeték	•	•
Kivehető főzőmű	•	•
Műszaki adatok		
Teljes teljesítményigény (kW)	1,45	1,45
Feszültség (V)	220-240	220-240
Biztosíték (A)	10	10
Elektromos kábel hossza (m)	1,2	1,4
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	241 x 360 x 460	251 x 359 x 427
Szín		
Obszidiánfekete matt	•	•

Miele Kft.

Miele Experience Center – Bem Center

1027 Budapest
Bem József u. 1/B.

Telefon: 06 1 880 6400
Mobil: +36 20 474 0751
E-mail: bemutatoterem@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-18:00
Szombat: 10:00-14:00

Miele Experience Center Allee

1117 Budapest
Váli út 5.B ép. fszt. 1.

Telefon: 06 1 499 9835
Mobil: +36 20 354 6593
E-mail: allee@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 10:00-18:00
Szombat: 10:00-14:00

Miele Experience Center Debrecen

4026 Debrecen
Hunyadi u. 24., fszt. 8-9.
Mobil: +36 20 778 5015
E-mail: debrecen@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 10:00-18:00
Szombat: 10:00-14:00