

Miele

Vitroline hűtő- és fagyasztószekrények
Borhűtők

Kiadás: 2024

Miele. Immer Besser.





A MI ÍGÉRETÜNK

Immer Besser

Üdvözöljük a Mielénél

Amikor dédapáink megalapították a Miele vállalatot 1899-ben, a sikerhez ki kellett emelkedniük versenytársaik közül. Valójában csak kétféleképpen lehet ezt megtenni, vagy olcsóbbnak kell lenni, mint a többiek – vagy jobbnak. Mindkettő egyszerre gyakorlatilag lehetetlen. Ők úgy döntöttek, hogy „Immer Besser“, azaz mindig jobbak lesznek.

Azt, hogy a Miele a mai napig folyamatosan képes volt meggyőzően megfelelni ennek a magas színvonalnak, **számtalan tesztgyőzelem és díj** bizonyítja, de mindenekelőtt a sok millió **elégedett ügyfél** az egész világon.

2024-ben ünnepeljük vállalatunk 125. születésnapját – a Miele pedig minden eddiginél jobban megtestesíti az **első osztályú minőséget és a mérnöki szakértelmet**: "125 éve a minőség szolgálatában."

Ne feledje: aki Mielét vásárol, fenntarthatóan cselekszik. Ennek oka, hogy következetesen erőforrás-kímélő módon gyártunk, és **különösen tartós készülékeket** kínálunk önnek, amelyek áram-, víz- és mosószerfogyasztásukban is példaeértékűek. Ugyanakkor a **partnerséget és a megbecsülést** képviseljük munkatársaink, értékesítési partnereink, végfelhasználóink, beszállítóink és szomszédaink felé.

Negyedik generációs ügyvezető tulajdonosokként megígérjük, hogy mindez így is marad.



Markus Miele

és

Reinhard Zinkann



Sokrétű modellválaszték a modern élethez



Tartalomjegyzék

Bevezetés

Üdvözljük a Mielénél	03
Hálózatba kapcsolt háztartási készülékek:	
Miele@home	06
Miele@mobile App	07
Kialakítások	08
Side-by-Side	10
Hatékonyság és fenntarthatóság	12

Beépíthető hűtő-/fagyasztószekrények	14
Szabadonálló hűtő-/fagyasztószekrények	38
MasterCool	64
Borhűtők	80

Szállítás és telepítés	98
Egyéni terméktanácsadás	99
Garanciahosszabbítás	100
Karbantartási szerviz	101
Miele ügyfélszolgálat	102

Háztartási készülékek hálózatba kapcsolása: Miele@home*

Okos hálózat: a Miele@home innovatív rendszerünkkel teljesen kihasználhatja a Miele készülékeiben rejlő lehetőségeket, és még intelligensebbé teheti a mindennapjait. Minden intelligens Miele háztartási készülék kényelmesen, biztonságosan hálózatba kapcsolható. A kezelés egyszerű – a Miele App, az okos hangvezérlés vagy meglévő Smart Home rendszerekbe való integrálás révén. A hálózatba kapcsolás az otthoni Wi-Fi routeren és a Miele Cloudon keresztül történik.



Miele App**

Tökéletes társ: a Miele App révén mindig figyelemmel kísérheti Miele háztartási készülékeit. Szeretné például nyomon követni a sütőben zajló ételkészítési folyamatot? Vagy tudni szeretné, hogy befejeződött-e már a mosóprogram? Az App ellátja önt a szükséges információkkal, és kényelmes, gyors kezelést kínál. Ezenkívül az App olyan kiegészítő információkat és szolgáltatásokat kínál az ön Miele készülékeihez, mint pl. a BaristaAssistant vagy a receptek. Töltse le most az Appot!



Smartspeaker***

Kapcsolja hálózatba okos Miele háztartási készülékeit digitális hangvezérlő-rendszerekkel. Az Amazon Alexa vagy a Google Home segítségével kényelmesen elindíthatja a programokat, elvégezheti a beállításokat vagy lekérdezheti a készülékek állapotát. Ha tele van a keze, az ArtLine készülékeken a sütő ajtaját egyszerűen, hangvezérléssel kinyithatja. Egyre több rendszeren jelenítenek meg a kijelzők vizuális visszajelzést, nagyobb kényelmet biztosítva a mindennapokban.




Integrálás Smart Home rendszerekbe

A Smart Home megkönnyíti a mindennapokat és személyre szabott otthoni kényelmet teremt. A redőnyök, a fűtés és a háztartási készülékek kommunikálnak egymással, és egyre inkább az App vagy Smartspeaker segítségével történik a vezérlésük. Számos Miele készülék is hálózatba kapcsolható. A praktikus Miele Cloud interfésznek köszönhetően ezeket gyorsan és egyszerűen integrálhatja saját Smart Home partneri alkalmazásába. Így a teljeskörűen hálózatba kapcsolt otthon hatékonyságát és kényelmét élvezheti.

Háztartási készülékek hálózatba kapcsolása: Miele@home*

A Miele App** termékjellemzői



Dashboard

Mindig az aktuális szinten: a Dashboardon ön az összes hálózatba kapcsolt Miele készülékének állapotát látja.

MobileControl


A MobileControl segítségével az Appon keresztül vezérelheti készülékeit – bárhol is van.

RemoteUpdate

A rendelkezésre álló szoftverfrissítések kérésre egyszerűen továbbíthatók az adott készülékre és telepíthetők – anélkül, hogy szerviztechnikust kellene hívnia.

Fogyasztási Dashboard

Az energia- és vízfogyasztás átlátható kijelzésének köszönhetően spórolhat a költségeken és az erőforrásokon.



Fedezze fel a Miele Appban rejlő lehetőségeket!
www.miele.hu



Töltse le most a Miele Appot!



* A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre. A Miele hálózatba kapcsolható háztartási készülékeinek rendszerkövetelményeit a miele.com/systemrequirements oldalon találja meg.

** Mobil végkészülékre elérhető. A minimális rendszerkövetelmények az App Store-ban megadott információkban találhatóak.

*** A hangvezérlés a Google LLC és az Amazon Alexa nevű szolgáltatásait használja és azok rendelkezésre állásától függ. A rendelkezésre álló funkciók köre országtól függően változhat. A Google, Google Home és a Google Nest Mini a Google LLC márkái. A Google Nest Mini működéséhez Wi-Fi, internetkapcsolat, egy közeli csatlakozóaljzat, egy Google-fiók és egy kompatibilis mobilkészülék szükséges. Az operációs rendszerrel kapcsolatos minimum követelményeket a g.co/home/req oldalon találja.

Kompatibilis az Alexa hangvezérléssel. Az Amazon, az Alexa és az összes hozzá tartozó márka az Amazon.com, Inc. vagy kapcsolódó vállalkozásainak márkái.

Hogyan kívánja készülékét felállítani?

A Miele hűtő-/fagyasztószekrények és borhűtők kialakításai

Szabadonállóként, beépítve vagy aláépítve? Hogyan kívánja készülékét felállítani? A Mielénél minden lehetőség rendelkezésre áll. Találja meg az ideális hűtő-/fagyasztókészüléket – amely maximális kényelmet és tökéletes design harmóniát teremt a konyhájában.



Szabadonálló készülékek

A design mellett a szabadonálló készülékek előnye, hogy a készülék egyszerűen továbbvihető költözés esetén, és az új konyhában ismét könnyedén elhelyezhető. A legkülönbözőbb felületek és a klasszikus fehér vagy modern üveg és nemesacél előlapok mellett minőségi és kényelmes belső kialakítást is kínálunk.

Beépíthető készülékek

A beépíthető készülékekre a konyhabútor előlapját vagy a Miele nemesacél előlapját szerelheti fel, így tökéletesen beleolvadnak majd konyhájába. A Miele beépíthető hűtő-/fagyasztókészülékei számos különféle fülkemagassággal és egyéni belső kialakítással kaphatók, a Mielétől megszokott minőségben.

Borhűtők

Az optimális tárolóhely nemes borai számára – több külön szabályozható hőmérsékletzónával, például fehér- és vörösborokhoz. A Miele borhűtői nem csupán a borrajongók professzionális eszközei, hanem otthona esztétikus berendezési tárgyai is lehetnek.



reddot winner 2022



MasterCool

A tökéletes konyhai környezet és a maximális térfogat tökéletes kombinációját biztosítják a MasterCool sorozat beépíthető készülékei. A sokféle kombinációs lehetőség egyéni megoldások kialakítását teszi lehetővé – a legigényesebb anyagokkal, kivitelezéssel és minőséggel.



reddot design award
winner 2019



Szeretné készülékeit side-by-side felállítani?

A Miele hűtőszekrények és borhűtők rugalmassága

A Miele hűtőkészülékei nemcsak sokféle méretükkel, minőségükkel és prémium kialakításukkal tűnnek ki, hanem rendkívüli rugalmasságukkal is. A Miele hűtőszekrények optimális megoldást kínálnak a különböző telepítési helyzetekhez. Beépíthető készülékek esetén azonban minden side-by-side kombinációhoz egy FNS készülékre van szükség.

A következő beépíthető készülékek az ön 60 cm szélességű magas szekrényéhez használhatók, és egymás mellett kombinálhatók. A beépítésnél a készülékeket nem kell meghatározott módon sorba helyezni, így egyénileg lehet elrendezni őket.

178-as fülke	
FNS 7740 D, FNS 7774 D, FNS 7794 D L, FNS 7794 D R	K 7747 C, K 7778 C, K 7798 C R, K 7798 C L, KFN 7734 C, KFN 7764 C, KFN 7785 C, KFN 7744 C, KFN 7774 C, KFN 7795 C

A következő 60 cm széles aláépíthető borhűtők egymás mellett kombinálhatók. A beépítésnél a készülékeket nem kell meghatározott módon sorba helyezni, így egyénileg lehet elrendezni őket.

KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6321 UG	KWT 6321 UG

MasterCool

A MasterCool sorozat beépíthető hűtőkészülékei egymás mellé állítva tetszőlegesen kombinálhatók. Két készülék között azonban mindig el kell helyezni a külön megvásárolható KSK 200x tartozékelemet.

A következő beépíthető borhűtők az ön 60 cm szélességű magas szekrényéhez használhatók, és egymás mellett kombinálhatók.

45-ös fülke	
KWT 7112 iG	KWT 7112 iG
88-as fülke	
KWT 6422 iG-1	KWT 6422 iG-1
178-as fülke	
KWT 6722 iG-1	KWT 6722 iG-1

A következő szabadonálló készülékek 60 cm szélesek, és egymás mellett kombinálhatók.

KWTS 4785 F obsw 125 Gala Ed	KS 4887 DD edt/cs
KWNS 4784 DE edt/cs	KS 4887 DD edt/cs

A következő szabadonálló készülékek 60 cm szélesek, és egymás mellett kombinálhatók.

Típus	Készülék a bal oldalon	Készülék a jobb oldalon
	FNS 4882 D edt/cs	KS 4887 DD edt/cs
	FNS 4782 D obsw/matt	KS 4783 DD obsw/matt
	FNS 4382 D el	KS 4383 DD el



Környezettudatos takarékoság

Hatékony és fenntarthatóság


A környezettel szembeni felelős bánásmódnak a Mielénél hagyománya van – több mint 120 éve. A természet életünk alapja, melyet meg akarunk óvni. Ezért prémium háztartási készülégyártóként folyamatosan a fenntartható és innovatív hűtőszekrények kifejlesztésére fókuszálunk.

Takarékos és környezetbarát hűtés és fagyasztás

A Miele márka hűtőszekrényeiben kizárólag a legjobb minőségű komponenseket használjuk, melyek optimális összhangjukkal hozzájárulnak az alacsony energiafogyasztáshoz. Ide tartoznak nemcsak az energiatakarékos kompresszorok és a tartós LED-ek, hanem az olyan funkciók is, mint a NoFrost, melyek az intelligens vezérlésnek köszönhetően kéz a kézben járnak.

Még fenntarthatóbb hűtés

A Mielénél immár 10 éve foglalkozunk olyan komplex frissentartó rendszerek kutatásával, amelyeknek köszönhetően az élelmiszer tovább eltartható, és ezzel életünk kényelmesebbé és rugalmasabbá válik, illetve gátat szabhatunk az élelmiszerpazarlásnak. A Miele hűtőszekrények több mint 70 százaléka rendelkezik frissentartó rendszerrel, és ezzel ügyfeleink számára a legjobb módot biztosítják élelmiszereik védelmére és frissen tartására.







Beépíthető hűtő-/fagyasztószekrények



Tartalomjegyzék

Miele beépíthető hűtő-/fagyasztószerények

Modellek sokrétűsége	17
Kezelési koncepciók	19
Frissentartó rendszerek	21
Fagyasztórendszerek	22

A Miele beépíthető hűtő-/fagyasztószerények termékelőnyei

Fő jellemzők	25
További termékelőnyök	26

Miele beépíthető hűtő-/fagyasztószerények

Az összes ikon áttekintése	28
Termékáttekintés	29
Szószedet	37



Milyen típusú készüléket szeretne?

A Miele beépíthető hűtő-/fagyasztószelekrenek széles választéka

Speciális jellemzőiknek hála a Miele készülékekkel az élelmiszerek mindig optimális körülmények között tarthatók frissen, fagyaszthatók és tárolhatók. Készülékeink kényelmesen hozzájárulnak az egészséges és modern élethez.

Hűtőszelekrenek



Hűtőszelekrenek

Élelmiszereinek hatékony, első osztályúan szervezett frissen tartásához. Innovatív és intelligens PerfectFresh Active és PerfectFresh Pro frissentartó rendszereink garantálják önnek az élelmiszerek optimális frissességét és különösen hosszú eltarthatóságát. Ezáltal a hagyományos gyümölcs- és zöldségfiókokhoz képest akár ötször hosszabb eltarthatóság érhető el, így kevesebb élelmiszert kell kidobni. Válasszon a Miele lenyűgözően sokféle modelljei közül!



Hűtő-fagyasztók

Ezek a készülékek tágas hűtőtérrel, valamint egy külön ajtóval nyitható fagyasztótérrel rendelkeznek. A Miele hűtő-fagyasztó-kombinációiban a friss élelmiszerek és a mélyhűtött áruk egyaránt kényelmesen és kímélő módon tárolhatók, különösen a PerfectFresh Active és PerfectFresh Pro fiókokban.



Fagyasztószelekrenek

Erőteljes és hatékony mélyhűtés példaértékű szervezettséggel és praktikummal. A Miele fagyasztói különálló készülékként is használhatók, de tökéletesen kombinálhatók egy megfelelő Miele hűtőszelekrénnel is. A design-t a letisztult, időtálló stílus teszi vonzóvá. A belső értékek is meggyőzőek, például az első osztályú, akár -26 °C-os fagyasztási teljesítmény.

Miele

5°C

-18°C



Melyik kezelési koncepciót részesíti előnyben?


A Miele beépíthető hűtő-/fagyasztószelekre nyel kezelési koncepciói

Kezelési koncepciók

A Miele kifejezetten felhasználóbarát kezelési koncepciókat kínál. Minden hűtőszelekre nyel a funkcionális és megjelenést tökéletesen ötvöző, legkorszerűbb kezelőelemekkel rendelkezik.

FreshTouch kezelés

A FreshTouch kezelés alapja egy érintőképernyős, színes TFT kijelző, amelynek használatához nincs szükség nyomógombokra. A központi kijelzőn könnyedén választhatja ki az összes kijelzést és funkciót – csak az ujjával meg kell érintenie.



SensorTouch kezelés

A SensorTouch kezelés alapját egy LCD kijelző jelenti. A menükben egyszerűen, koppintással navigálhat a kijelzőtől jobbra lévő három érintőfelületen.



EasyControl kezelőfelület

Egyszerű választás: az Extrák az érintőgomb egyszerű átváltásával kiválaszthatók. Az EasyControl kezeléssel a hűtőrésszel hőmérséklete fokra pontosan beállítható.



MasterSensor kezelés (csak MasterCool készülékekhez)

A MasterSensor kezelés egy nagy felbontású TFT érintőkijelzőn alapul. A hőmérséklet és a fényhatás speciálisan, egyetlen érintéssel állíthatók be. Az érintőkijelző háttérszíne választhatóan fekete vagy fehér.



PerfectFresh Active:
a legjobb frissentartó rendszerünk
az aktív párasításnak köszönhetően!



Milyen frissentartó rendszert szeretne?

Tiszta élvezet és természetes íz

A friss élelmiszerek az egészséges táplálkozás alapkövei. A zöldséget és gyümölcsöt olyan ropogósan és étvágygerjesztően szeretjük elfogyasztani, ahogy a piacon frissen megvásároljuk. De kinek van energiája minden nap friss hozzávalókat vásárolni a főzéshez?

A megvásárolt élelmiszer minősége mellett a megfelelő tárolás is fontos. Ezen múlik, mennyire lesz friss, ízletes és egészséges az étel, mire elkészül. A megoldás: a Miele PerfectFresh Active, PerfectFresh Pro, PerfectFresh és DailyFresh frissentartó rendszerei.



PerfectFresh Active

Frissebb már nem is lehetne: a fiókban a párasítást aktív és látható módon egy párasító végzi, ami megelőzi a nedvesség elvonását az élelmiszerektől. Így kis mennyiségű gyümölcs és zöldség is optimálisan tárolható a fiókban. Az aktív párasító funkció mellett a frissentartó rendszer egy 0 és +3 °C között automatikusan szabályozott hőmérsékletzónát biztosít. Így a hús, a hal és számos tejtermék 3 x tovább tartható el, a gyümölcs és zöldség pedig akár 5 x tovább marad friss. Funkció és design egyszerre – az impozáns készülékre minden pillantás részegeződik!



PerfectFresh Pro

Az élelmiszerek akár 5 x tovább frissek maradnak. Az automatikusan szabályozott 0 és +3 °C közötti hőmérsékleti tartományban a húskok, halak és különféle tejtermékek akár 3 x tovább eltarthatók. A gyümölcsök és zöldségek akár ötször hosszabb ideig maradnak frissek – a fiók egyedileg szabályozható páratartalmának köszönhetően.



DailyFresh

A hűtőtér tágas fiókja helyet biztosít a sok friss élelmiszer számára. A fiókban megfelelő szinten tartható a páratartalom. Így a zöldség és a gyümölcs akár 2 x tovább friss marad. Bizonyos modellek ExtraCool fiókkal rendelkeznek, amelyben a hőmérséklet alacsonyabb, mint a hűtőszekrény többi részében – tökéletes a hús, a hal és a tejtermékek számára.

Milyen fagyasztórendszert szeretne?

Hosszú távú tárolás kényelmesen

Élelmiszereinek hosszú távú tárolására és készletezésére a lefagyasztás a legjobb választás. Ilyen módon hosszú időre megőrizheti a tápanyagokat és ízeket, és élelmiszerei mindig gyorsan kéznél lesznek.

A Miele fagyasztószekrények a korszerű fagyasztási technológiával az alacsony hőmérsékleteket megbízhatóan és rendkívül kényelmesen kezelik – az optimális végeredmény és a maximális élvezet érdekében.



NoFrost

A NoFrost rendszernek köszönhetően többé nem kell leolvasztani Miele készülékét. A légkeringtetéses hűtés egyenletesen oszlatja el a hideg, száraz levegőt, így nem képződhet jég a beltérben. Fagyasztott élelmiszerei így nem fagnak össze, és a fiókok mindig könnyedén kihúzhatók és betolhatók maradnak, hiszen nem rakódik rájuk zavaró jégréteg. A NoFrost funkció ezzel kimagasló kényelmet biztosít a fagyasztásnál, és örökre megszabadítja önt a fárasztó leolvasztástól.




ComfortFrost

A ComfortFrost funkciónak köszönhetően sokkal ritkábban kell leolvasztania a fagyasztótérét. A jég jóval lassabban alakul ki a beltérben. Ezzel megkíméli önt a rengeteg fáradságtól, amit a gyakori leolvasztás jelent.



DuplexCool

A hűtő- és fagyasztótér két, külön szabályozható hűtőköre folyamatosan optimális hűtést biztosít. Ráadásul a két légtér között nincs levegőcsere. Ez megakadályozza, hogy a fagyasztótérben tárolt élelmiszerek átvegyék például a hal, a hagyma vagy a sajt szagát. A DuplexCool rendszerű kombinált hűtő- és fagyasztószekrények gondoskodnak élelmiszerei biztonságos tárolásáról.





NoFrost: nincs szükség
leolvasztásra!



Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele beépíthető hűtő-/fagyasztószelekre ny termékkjellemezői*

Active Door

Az innovatív ActiveDoor funkció a készülékajtó nyitását és zárását a kényelem új szintjére emeli. Hangvezérléssel vagy kopogtatással az ajtó az ActiveDoor segítségével automatikusan kinyílik és becsukódik. Vagy egyszerűen használja a klasszikus bútorfogantyút a szokásos módon. Az élelmiszerek tárolása még sosem volt ennyire rugalmas és kényelmes egyszerre.



PerfectFresh Active

Jó klíma: az élelmiszerek az aktív párásítás és az optimális hőmérséklet révén akár 5x tovább frissek maradnak.

Freeze&Cool

Új lehetőségek: használja a fagyasztótérét hűtőtérként, és használja ki a még több tárolótérét.



Exkluzív a Mielétől FlexiLight 2.0

Teljesen tükröződésmentesek: a kiváló rugalmasságot kínáló megvilágított polcok egyedileg helyezhetők el a hűtőtérben.

FlexiBoard

Különösen rugalmas: a FlexiBoard helyet teremt a magas edények számára, és megőrzi a hátsó részen a tárolóhelyet.

FlexiTray

Maximális kényelem: a forgatható üvegpolek még telepakolt készülék esetén is egyszerű kivétel biztosít.

Milyen további kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele beépíthető hűtő-/fagyasztószekrények termékelőnyei*



PerfectFresh Pro

Sokáig friss: ideális hőmérséklet és magas páratartalom esetén a gyümölcs és a zöldség akár 5x tovább eltartható.



DailyFresh

Frisebb gyümölcs és zöldség: tágas, állítható páratartalmú fiók.



Exkluzív a Mielétől

Belső ajtó finombeállítása

A belső ajtó finombeállítása – egyszerűen beállítható: a belső ajtóban az egyénileg állítható magasságnak köszönhetően a hely optimálisan kihasználható.



NoFrost

Soha többé leolvasztás: a légkeringtetéses hűtéssel nem alakul ki jég a belső térben, így megspórolható a leolvasztás.



Exkluzív a Mielétől

ComfortClean

Egyszerűen tiszta: a készülék-ajtóban található kiváló minőségű tárolók egyszerűen, mosogatógépben tisztíthatók.



SoftClose

Halkan és szinte önállóan: az ajtók halkan, megbízhatóan és olyan finoman záródnak, hogy semmi sem fog kiesni.




IceMaker

Friss jég, teljesen automatikusan: naponta akár 100 jégkocka elkészítése kényelmesen, a frissvíz-csatlakozással.



CleanSteel hátfal

Hideg és tiszta: a CleanSteel hátfal révén a hideg különösen jól oszlik el a Miele hűtőszekrényben.



Miele@home**

Tegye okosá életét: a Miele@home segítségével okosan hálózatba kapcsolhatja háztartási készülékeit – a több lehetőségért.

* modellfüggő

** A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása.

Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modellről és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.



Mit jelentenek az egyes ikonok?

A Miele hűtő-/fagyasztószekrények ikonjainak áttekintése



Energiahatékonyság

A készülékek B-től E-ig terjedő energiahatékonysági osztályokba kerülnek besorolásra. A Miele beépíthető hűtőszelvényei esetében a legjobb érték a B.



Zajszint

Meghatározza a pontos zajszintet decibelben (dB).



Frissentartó rendszer

Optimális tárolás aktív nedvesítéssel – kis mennyiség esetén is akár 5 x tovább őrzi a frissességet.



Professzionális tárolás – akár 5 x hosszabb frissesség.



Tágas, állítható páratartalmú fiók a frissebb gyümölcsökért és zöldségekért.



Freeze&Cool

A fagyasztótér hőmérséklete fokozatosan állítható -26 °C és 14 °C között. A hűtő- és fagyasztótér külön kikapcsolható.



Ajtónyitási segítség

A készülékajtó automatikus nyitása és zárása hangvezérléssel vagy kopogtatással.



Világítás

Egyedileg állítható üvegpolc-megvilágítás az optimális világításért a FlexiLight 2.0 révén.



Karbantartásmentes, energiatakarékos, és optimálisan megvilágított belső tér.



IceMaker

Jégkockakészítő frissvíz-csatlakozással akár napi 100 darab jégkocka gyors és egyszerű elkészítéséhez.



Beépített víztartállyal rendelkező automatikus IceMaker az akár napi 100 jégkockáért.




Fagyasztórendszer

A légkeringtetéses hűtésnek köszönhetően nincs több leolvasztás.



Kevesebb leolvasztás, mivel lényegesen lassabban képződik jég.

Beépíthető fagyasztószekrények, 178,5 cm-es fülkemagasság



Típus	FNS 7774 D	FNS 7794 D L	FNS 7794 D R
Kialakítás			
Integrált beépíthető készülék	•	•	•
Változtatható nyitási irány	•	–	–
Design			
Fagyasztózóna megvilágítása	LED	LED	LED
IceMaker világítása	•	•	•
Kezelési kényelem			
NoFrost	•	•	•
SoftClose	•	•	•
Mylce: jégkocka (víztartály)	–	–	–
Vezérlés			
Kezelési koncepció	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperFrost	•	•	•
Sabbat üzemmód	•	•	•
Fagyasztószekrény/-zóna			
Fagyasztófiókok száma	8	8	8
ebből Ice&PizzaBox	2	2	2
Hatékony és fenntarthatóság			
Energiahatékonysági osztály (A–G)	D	D	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	189,80	189,80	189,80
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,52	0,52	0,52
Biztonság			
Akusztikus ajtóriasztás	•	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–	–	–
Műszaki adatok			
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó	rögzített ajtó	rögzített ajtó
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	–	–	–
Teljes hasznos űrtartalom (l)	213	213	213
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	9	9	9
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	12,00	12,00	12,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	33	33	33
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546

Beépíthető fagyasztószekrények, 72 cm-es fülkemagasság



Típus	FNS 7040 B	FNS 7040 C
Kialakítás		
Integrált beépíthető készülék	•	•
Változtatható nyitási irány	•	•
Design		
Fagyasztózóna megvilágítása	–	–
IceMaker világítása	–	–
Kezelési kényelem		
NoFrost	•	•
SoftClose	•	–
Mylce: jégkocka (víztartály)	–	–
Vezérlés		
Kezelési koncepció	SensorTouch	SensorTouch
SuperFrost	•	•
Sabbat üzemmód	•	•
Fagyasztószekrény/-zóna		
Fagyasztófiókok száma	3	3
ebből Ice&PizzaBox	–	–
Hatékony és fenntarthatóság		
Energiahatékonysági osztály (A–G)	B	C
Éves energiafogyasztás (kWh)	94,09	118,02
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,25	0,32
Biztonság		
Akusztikus ajtóriasztás	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–	–
Műszaki adatok		
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó	rögzített ajtó
Fagyasztórész-ajtóelőlapp max. tömege (kg)	14	14
Teljes hasznos űrtartalom (l)	65	65
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	10	10
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	8,00	8,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	33	33
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	559 x 712 x 546	559 x 712 x 544

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk, 178,5 cm-es fülk magasság




Típus	KDN 7724 E Active	KFN 7734 C	KFN 7734 D	KFN 7744 E
Kialakítás				
Integrált beépíthető készülék	•	•	•	•
Aláépíthető készülék	-	-	-	-
Változtatható nyitási irány	•	•	•	•
Design				
Fagyasztózóna megvilágítása	-	-	-	-
Kezelési kényelem				
Belső ajtó finombeállítása	-	-	-	-
ComfortClean	-	•	•	•
DynaCool	-	•	•	•
NoFrost	•	•	•	•
DuplexCool	•	•	•	•
SoftClose	-	•	-	-
SelfClose	-	-	-	-
IceMaker: jégkocka (csatl.)	-	-	-	-
Mylce: jégkocka (víz tartály)	-	-	-	-
Vezérlés				
Kezelési koncepció	EasyControl	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Kikapcsolható hűtőrész	Nem	Igen	Igen	Igen
Szuperhűtés	•	•	•	•
SuperFrost	•	•	•	•
Hőmérsékletzónák száma	2	2	2	3
Hűtőszekrény/-zóna				
Rakodópolek száma	4	5	5	3
Palacktartó krómozott fémből	•	-	-	•
VeggieBoxok száma	-	-	-	-
Frissentartó fiókok száma	2	1	1	2
Száraz hátfal	-	-	-	Műanyag
CompactCase	-	-	-	-
FlexiTray	-	-	-	-
Fagyasztószekrény/-zóna				
Fagyasztófiókok száma	3	3	3	3
Hatékonyság és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály (A-G)	E	C	D	E
Éves energiafogyasztás (kWh)	233,97	145,27	181,40	258,80
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,64	0,39	0,49	0,70
Biztonság				
Akusztikus ajtóriasztás	•	•	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	-	-	-	-
Műszaki adatok				
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó	rögzített ajtó	rögzített ajtó	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	15	18	18	18
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	15	12	12	12
Hűtőzóna (l)	184	183	183	174
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	-	-	-	71
4 csillagos fagyasztózóna (l)	76	70	70	70
Teljes hasznos űrtartalom (l)	260	253	253	244
Tárolási idő üzembiztos esetben (óra)	9	9	9	9
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	4,00	6,00	6,00	6,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	35	33	34	35
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	541 x 1772 x 548	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk, 178,5 cm-es fülkemagasság



Típus	KFN 7764 C	KFN 7764 D	KFN 7774 C	KFN 7774 D
Kialakítás				
Integrált beépíthető készülék	•	•	•	•
Aláépíthető készülék	-	-	-	-
Változtatható nyitási irány	•	•	•	•
Design				
Fagyasztózóna megvilágítása	LED	LED	LED	LED
Kezelési kényelem				
Belső ajtó finombeállítása	•	•	•	•
ComfortClean	•	•	•	•
DynaCool	•	•	•	•
NoFrost	•	•	•	•
DuplexCool	•	•	•	•
SoftClose	•	•	•	•
SelfClose	-	-	-	-
IceMaker: jégkocka (csatl.)	-	-	-	-
Mylce: jégkocka (víz tartály)	-	-	-	-
Vezérlés				
Kezelési koncepció	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
Kikapcsolható hűtőrész	Igen	Igen	Igen	Igen
Szuperhűtés	•	•	•	•
SuperFrost	•	•	•	•
Hőmérsékletzónák száma	2	2	3	3
Hűtőszekrény/-zóna				
Rakodópolek száma	5	5	4	4
Palacktároló krómozott fémből	-	-	-	-
VeggieBoxok száma	-	-	-	-
Frissentartó fiókok száma	1	1	2	2
Száraz hátfal	CleanSteel	CleanSteel	CleanSteel	CleanSteel
CompactCase	-	-	-	-
FlexiTray	-	-	-	-
Fagyasztószekrény/-zóna				
Fagyasztófiókok száma	3	3	3	3
Hatékonyság és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály (A-G)	C	D	C	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	145,27	181,40	165,35	206,60
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,39	0,49	0,45	0,56
Biztonság				
Akusztikus ajtóriasztás	•	•	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	-	-	-	-
Műszaki adatok				
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó	rögzített ajtó	rögzített ajtó	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	18	18	18	18
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	12	12	12	12
Hűtőzóna (l)	184	184	175	175
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	-	-	71	71
4 csillagos fagyasztózóna (l)	70	70	70	70
Teljes hasznos űrtartalom (l)	254	254	245	245
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	9	9	9	9
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	6,00	6,00	6,00	6,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	33	34	33	34
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk, 178,5 cm-es fülkemaasság




Típus	KFN 7785 D
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Aláépíthető készülék	–
Változtatható nyitási irány	•
Design	
Fagyasztózóna megvilágítása	LED
Kezelési kényelem	
Belső ajtó finombeállítása	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
SoftClose	•
SelfClose	–
IceMaker: jégkocka (csatl.)	–
MyIce: jégkocka (víztartály)	•
Vezérlés	
Kezelési koncepció	FreshTouch
Kikapcsolható hűtőrész	Igen
Szuperhűtés	•
SuperFrost	•
Hőmérsékletzónák száma	2
Hűtőszekrény/-zóna	
Rakodópolek száma	4
Palacktároló krómozott fémből	–
VeggieBoxok száma	–
Frissentartó fiókok száma	1
Száraz hátfal	CleanSteel
CompactCase	–
FlexiTray	•
Fagyasztószekrény/-zóna	
Fagyasztófiókok száma	3
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energhatékonyági osztály (A–G)	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	182,50
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,50
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–
Műszaki adatok	
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	18
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	12
Hűtőzóna (l)	184
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	–
4 csillagos fagyasztózóna (l)	71
Teljes hasznos űrtartalom (l)	255
Tárolási idő üzembiztos esetben (óra)	9
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	6,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	34
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	559 x 1770 x 546

Beépíthető hűtőszekrények, 178,5 cm-es fülkemagasság




Típus	K 7743 E	K 7778 C
Kialakítás		
Integrált beépíthető készülék	•	•
Aláépíthető készülék	–	–
Változtatható nyitási irány	•	•
Kezelési kényelem		
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•
Belső ajtó finombeállítása	–	•
ComfortClean	•	•
DynaCool	•	•
ComfortSize	•	•
SoftClose	–	•
SelfClose	–	–
Vezérlés		
Kezelési koncepció	SensorTouch	FreshTouch
Szuperhűtés	•	•
Hőmérsékletzónák száma	2	3
Sabbat üzemmód	•	•
Hűtőszekrény/-zóna		
Rakodópolek száma	6	5
Palacktartó krómozott fémből	•	–
VeggieBoxok száma	–	–
Frissentartó fiókok száma	3	3
Kivehető palacktartó	–	–
CompactCase	–	–
FlexiTray	–	–
Hatékonyág és fenntarthatóság		
Energiatahatékonyági osztály (A–G)	E	C
Éves energiafogyasztás (kWh)	155,80	131,04
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,42	0,35
Biztonság		
Akusztikus ajtóriasztás	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–	–
Műszaki adatok		
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelölap max. tömege (kg)	26	26
Fagyasztórész-ajtóelölap max. tömege (kg)	–	–
Hűtőzóna (l)	294	250
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	98	98
4 csillagos fagyasztózóna (l)	–	27
Teljes hasznos űrtartalom (l)	294	276
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	–	14
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	–	2,00
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546

Beépíthető hűtőszekrények, 88 cm-es fülkemagasság



Típus	K 7115 E	K 7118 D
Kialakítás		
Integrált beépíthető készülék	•	•
Aláépíthető készülék	-	-
Változtatható nyitási irány	•	•
Kezelési kényelem		
Hálózatra való csatlakozás a Miele@home segítségével	-	-
Belső ajtó finombeállítása	-	-
ComfortClean	-	-
DynaCool	-	-
ComfortSize	-	-
SoftClose	-	•
SelfClose	-	-
Vezérlés		
Kezelési koncepció	EasyControl	EasyControl
Szuperhűtés	•	•
Hőmérsékletzónák száma	1	2
Sabbat üzemmód	-	-
Hűtőszekrény/-zóna		
Rakodópolek száma	3	2
Palacktartó krómozott fémből	-	-
VeggieBoxok száma	-	-
Frissentartó fiókok száma	-	1
Kivehető palacktartó	-	-
CompactCase	-	-
FlexiTray	-	-
Hatékony és fenntarthatóság		
Energiatahatékonysági osztály (A-G)	E	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	92,00	115,00
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,25	0,31
Biztonság		
Akusztikus ajtóriasztás	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	-	-
Műszaki adatok		
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	19	19
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	-	-
Hűtőzóna (l)	136	104
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	-	-
4 csillagos fagyasztó zóna (l)	-	15
Teljes hasznos űrtartalom (l)	136	119
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	-	11
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	-	3,00
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	541 x 874 x 548	558 x 874 x 548

Beépíthető hűtőszekrények (aláépített), 82 cm-es fülk magasság



Típus	K 31242 UiF-1
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Aláépíthető készülék	•
Változtatható nyitási irány	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	-
Belső ajtó finombeállítása	-
ComfortClean	•
DynaCool	-
ComfortSize	-
SoftClose	-
SelfClose	-
Vezérlés	
Kezelési koncepció	PicTronic
Szuperhűtés	•
Hőmérsékletzónák száma	2
Sabbat üzemmód	-
Hűtőszekrény/-zóna	
Rakodópolek száma	3
Palacktartó krómzott fémből	-
VeggieBoxok száma	-
Frissentartó fiókok száma	-
Kivehető palacktartó	-
CompactCase	-
FlexiTray	-
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energhatékonyági osztály (A-G)	E
Éves energiafogyasztás (kWh)	145,00
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,39
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	-
Műszaki adatok	
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőréz-ajtóelöláp max. tömege (kg)	10
Fagyasztórész-ajtóelöláp max. tömege (kg)	-
Hűtőzóna (l)	105
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	-
4 csillagos fagyasztó zóna (l)	15
Teljes hasznos űrtartalom (l)	119
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	10
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	3,00
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	597 x 820 x 550

Hasznos információk részletesen

A Miele beépíthető hűtő-/fagyasztószekek szójegyzéke

ActiveDoor

Tapasztalja meg az egyedülálló kényelmet a Miele ActiveDoor funkciójával. Hangvezérléssel vagy lágy kopogtatással az ajtó könnyedén nyitható és zárható. Alternatívaként használhatja a bútorfogantyút a szokásos módon. Ez a rugalmasság az élelmiszerek tárolását minden eddiginél egyszerűbbé teszi. A széles, akár 115 fokos nyitási szög biztosítja, hogy a készülék eleje mindig ujjenyomat- és szennyeződésmentes maradjon.

CleanSteel hátfal

A Miele hűtőszekek CleanSteel hátfala gondoskodik arról, hogy a belső térben optimális és egyenletes legyen a hideg eloszlása. Sem kondenzvíz, sem jegesedés nem látható.

ComfortClean

A Miele ComfortClean készülékajtóban található tárolók kiváló minőségű műanyagból készültek és rendkívül ellenállóak a karcolásokkal, vegyszerekkel, hőmérsékleti hatásokkal szemben, és teljesen átlátszóak. A ComfortClean készülékajtóban található tárolót a díszléc kivétele után egyszerűen megtisztíthatja a mosogatógépből (55 °C-ig). Így már nem szükséges kézzel kitörölni a készülékajtóban található tárolót.

DailyFresh

A hűtőtér tágas fiókja helyet biztosít a sok friss élelmiszer számára. A fiók szabályozható nyílásával jobban megőrizhető a nedvesség. Így a zöldség és a gyümölcs sokkal tovább marad friss és ropogós. Bizonyos modellek ExtraCool fiókkal rendelkeznek, amelyben a hőmérséklet alacsonyabb, mint a hűtőszekek többi részében – tökéletes a hús, a hal és a tejtermékek számára.

Belső ajtó finombeállítása

Legyen szó akár nagyobb palackokról, akár kisebb konzervekről – a Miele hűtőszekek ajtajában található tárolók magasságát teljesen egyedileg és egyszerűen módosíthatja. Így minden élelmiszer megfelelő helyre kerülhet.

FlexiBoard

A hűtőszekekben a magas edények számára gyakran csak az ajtóban talál helyet. A Miele FlexiBoard osztott üvegpoleknak köszönhetően ezeket az edényeket már a hűtőtérben is tárolhatja. Egyszerűen tolja a FlexiBoard első részét a hátsó alá. Ennek köszönhetően az első részen helyet biztosít a magas palackok vagy tejesdobozok számára. A hátsó rész továbbra is tárolási felületként szolgál. Így optimálisan kihasználja a rendelkezésre álló helyet.

FlexiLight 2.0

A Miele FlexiLight 2.0 révén a hűtőszekek minden részére a lehető legkényelmesebben ráláthat. Az egyedileg állítható LED-es üvegpolek-megvilágítás mindig optimális fényviszonyokat biztosít – mindezt elvakítás nélkül. A belső tereket egyedülálló fényességgel, egyenletesen világítja meg. Így mindig tökéletesen áttekintheti élelmiszereit. A Miele FlexiLight 2.0 modern formavilággal ejt rabul, és különösen energiatakarékos.

FlexiTray

Gondoskodik a legnagyobb rendről Miele hűtőkészülékében a kényelmes FlexiTray üvegpoleccal. Elforgatható, és egészen egyszerűen 180 fokban előre, ill. hátra fordítható. Így nem kell többé semmit oldalra pakolnia ahhoz, hogy elérje a hátul található élelmiszereket. Ezeket egyszerűen előre forgathatja anélkül, hogy hely veszne el a belső térben.

Freeze&Cool

Több helyre van szüksége az élelmiszerek hűtéséhez? Akkor használja a fagyasztóteret egyszerűen és kényelmesen hűtőtérként. Ennek köszönhetően több tárolóteret nyer, például italok hűtéséhez. A hűtőkészülék alsó részében fokozatosan állíthatja be a hőmérsékletet -26 °C és +14 °C között. A maximális rugalmasság érdekében a hűtőtér és a fagyasztótér külön-külön kikapcsolható.

IceMaker

Az IceMaker funkcióval a Miele hűtő-fagyasztó naponta akár száz friss jégkockát is elkészít teljesen automatikusan. A vízvezetékhez történő rögzített csatlakozás révén folyamatosan készülnek a jégkockák, amíg a tartály meg nem telik.

Miele@home**

Innovatív Miele@home rendszerünkkel maximálisan kihasználhatja a Miele készülékek lehetőségeit, és okosabbá teheti mindennapjait. Minden intelligens Miele háztartási készülék kényelmesen, biztonságosan hálózatra kapcsolható. A kezelés egyszerű: Miele App-pal, hangvezérléssel vagy integrálással meglévő Smart Home megoldásokba. A hálózatra csatlakozás az otthoni WiFi routeren és a Miele Cloudon keresztül történik.

NoFrost

A NoFrost rendszernek köszönhetően többé nem kell leolvasztani Miele készülékét. A légkeringtetéses hűtés egyenletesen oszlatja el a hideg, száraz levegőt a belső térben, így nem képződhet jég. Ennek köszönhetően fagyasztott élelmiszerei sem fagynak össze, és zavaró jégréteg nélkül a fiókok mindig könnyen kihúzhatók és betolthatók. A NoFrost funkció ezzel kimagasló kényelmet biztosít a fagyasztásnál, és örökre megszabadítja önt a fázasztó leolvasztástól.

PerfectFresh Active

A Miele PerfectFresh Active frissentartó rendszere optimális tárolási feltételeket teremt a hűtőszekekben. A készülék 90 percenként és minden ajtónyitáskor finom vízködöt permetez a fiókba. Élelmiszereit gyengéden benedvesíti, és a páratartalom mindig optimális – bármilyen és bármennyi élelmiszert helyez is be. A kezelés is kényelmes: önnek csak a kis víztartályt kell megtöltenie, a többit elvégzi Miele készüléke.

PerfectFresh Pro

Az élelmiszerek akár 5 x tovább frissek maradnak. Az automatikusan szabályozott 0 és +3 °C közötti hőmérsékleti tartományban a húсок, halak és különféle tejtermékek akár 3 x tovább eltarthatók.

A zöldségek és gyümölcsök a fiók optimálisan állítható páratartalmának köszönhetően akár 5 x hosszabb ideig maradnak frissek.

SoftClose

Halkan és önmaguktól záródó hűtő- és fagyasztószekek-ajtók: a Miele innovatív SoftClose zárórendszerével. Az ajtó 30° alatti szögnél automatikusan becsukódik. Ezenkívül a SoftClose csillapítja az ajtó zárodásánál – nem zörögnek többé a palackok a készülékajtóban.

** A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.



Szabadonálló hűtő-/fagyasztószekrények



Tartalomjegyzék

Miele szabadonálló hűtők/fagyasztók

Modellek sokrétűsége	41
Méretválaszték	43
Külső kialakítás	44
Nyitási koncepciók	47
Kezelési koncepciók	49
Frissentartó rendszerek	51
Fagyasztórendszerek	53

A Miele szabadonálló hűtők/fagyasztók termékelőnyei

Fő jellemzők	55
További termékelőnyök	56

Miele szabadonálló hűtők/fagyasztók

Az összes ikon áttekintése	58
Termékáttekintés	59
Szószedet	62



5°C
-18°C

Miele
DynaCool

0°C Zone

Milyen típusú készüléket szeretne?

A Miele szabadonálló hűtő-/fagyasztószekrények széles választéka

Speciális jellemzőiknek hála a Miele készülékekkel az élelmiszerek mindig optimális körülmények között tarthatók frissen, fagyaszthatók és tárolhatók. Készülékeink kényelmesen hozzájárulnak az egészséges és modern élethez.

Hűtőszekrények



Hűtőszekrények

Élelmiszereinek hatékony, első osztályúan szervezett frissen tartásához. Innovatív és intelligens PerfectFresh Active és PerfectFresh Pro frissentartó rendszereink garantálják önnek az élelmiszerek optimális frissességét és különösen hosszú eltarthatóságát. Ezáltal a hagyományos gyümölcs- és zöldségfiókokhoz képest akár ötször hosszabb eltarthatóság érhető el, így kevesebb élelmiszert kell kidobni. Válasszon a Miele lenyűgözően sokféle modelljei közül!



Hűtő-fagyasztók

Ezek a készülékek tágas hűtőtérrel, valamint egy külön ajtóval nyitható fagyasztótérrel rendelkeznek. A Miele hűtő-fagyasztói egyetlen készülékben egyesítik a friss élelmiszerek – különösen a PerfectFresh Active és a PerfectFresh Pro modellek esetében – és a fagyasztott élelmiszerek kényelmes, kímélő tárolását. A Freeze&Coolal felszerelt modellek nagyfokú rugalmasságot kínálnak, mivel a fagyasztótér hűtőtérként is használható.



Fagyasztószekrények

Erőteljes és hatékony mélyhűtés példaértékű szervezettséggel és praktikummal. A Miele fagyasztói különálló készülékként is használhatók, de tökéletesen kombinálhatók egy megfelelő Miele hűtőszekrénnel is. A design-t a letisztult, időtálló stílus teszi vonzóvá. A belső értékek is meggyőzőek, például az első osztályú, akár -28°C -os fagyasztási teljesítmény.

Több hely az XL
belső térben



Milyen formátumot szeretne?

Miele szabadonálló hűtő-/fagyasztószekrények

A Miele szabadonálló hűtő-/fagyasztószekrények és borhűtők különböző magasságokban és szélességekben kaphatók. Mindig az optimális megoldás konyhája számára!



60 cm széles

60 cm széles hűtő- és fagyasztószekrények és hűtő-fagyasztók – ez a szabadonálló készülékek klasszikus formátuma. A tágas helyek számos felszerelési opcióval széles körű lehetőségeket kínálnak az optimális élelmiszertároláshoz.

A Miele szabadonálló készülékei a különösen nagyvonalú helykínálat révén rendkívül nagy helyet és nagyfokú kényelmet biztosítanak élelmiszerei tárolásához.



XL belső tér

Több hely a terjedelmesebb árunak. A hűtőtér nagyobb hasznos mélységének köszönhetően sokkal könnyebben férnek el nagyméretű tárgyai, így például akár meggrakott sütőtepsiket is tárolhat átmenetileg a hűtőszekrényben.



XXL Box

Nagyobb térfogat a terjedelmes fagyasztott élelmiszereknek. Az extra magas fagyasztófiók érezhetően nagyobb térfogatot kínál. Ezzel rengeteg helyhez jut fagyasztott élelmiszereinek rugalmas tárolásához.



A Miele szabadonálló hűtő-/fagyasztószerények tökéletesen illeszkednek a legváltozatosabb konyhai környezetekbe. Kiváló minőségű anyagok és színek széles választéka áll rendelkezésére az ön elképzeléseinek megfelelő integrációhoz.

Grafitzürke

A grafitzürke üveg előlap tökéletes partnerként teszi teljessé az elegáns konyhai környezetet. A modern, esztétikus felület időtlen eleganciával simul bele a konyha környezetébe.



reddot winner 2022



Milyen külső kialakítást szeretne?

Tökéletesen belesimul a konyhai környezetbe



Briliánsfehér

A legigényesebb konyhákhoz a Miele briliánsfehér üveg előlappal rendelkező szabadonálló hűtőszekrényeket kínál – természetesen tökéletesen illeszkednek a 7000-es generáció beépíthető készülékeihez.



Matt obszidiánfekete/Blackboard edition

A matt obszidiánfekete hűtőszekrények a Blackboard edition-höz hasonlóan a különleges, kiváló minőséget jelentik a konyhában. Mindkét változat üveg előlappal van szerelve, amelyek tökéletesen illenek a matt obszidiánfekete beépíthető készülékhez.



Blacksteel

A Miele hűtőszekrények hangsúlyozzák a Black-in-Black designtrendet. Az olyan felületminőséggel, mint a Miele CleanSteel, a sötét nemesacél még inkább kihangsúlyozza a modern, műszaki érzetet az ön konyhájában.



CleanSteel nemesacél

A CleanSteel nemesacél készülék előlapok nem csak gyönyörű külsejükkel tűnnek ki, de az ápolásuk is rendkívül egyszerű. A speciális felületkezelés miatt a CleanSteel felületen szinte nem látszanak az ujjlenyomatok, ezért nincs szükség speciális tisztítószerre sem.



Nemesacél hatás

A nemesacél hatású szabadonálló Miele hűtőszekrények elegáns hangulatot kölcsönöznek konyhájának. A lakkozott felületek és a matt fém részletek különösen jól mutatnak a konyhai környezetben.



Milyen fogantyút szeretne?

A Miele szabadonálló készülékek nyitási koncepciói

A Miele nyitási koncepciói figyelembe veszik az ügyfelek egyéni kívánságait a design és a kényelem tekintetében. Rejtett fogantyúmélyedés vagy elegáns fogantyú? – Ajtónyitási segíddel vagy anélkül? Öné a választás!

Click2open

A Click2open funkcióval ellátott készülékek különösen könnyen és elegánsan nyithatók. A Click2open feltűnés nélkül eltűnik az ajtó oldalfalában, és így több helyet hagy az új külső kialakításhoz.



EasyOpen ajtónyitás

Az elegáns fogantyút emelőhatású nyitássegítővel szereltük fel. Ez jelentősen megkönnyíti az ajtó kinyitását.



SideOpen

Modelltől függően az ajtó oldalfalán rövid vagy hosszú fogantyúmélyedés található. A fogantyúmentes, egyenes vonalú kialakítás tökéletesen illeszkedik a különböző konyhai környezetekbe.

Miele

5°C

-18°C



Melyik kezelési koncepciót részesíti előnyben?

A Miele szabadonálló hűtőszekrények kezelési koncepciói

Kezelési koncepciók

A Miele kifejezetten felhasználóbarát kezelési koncepciókat kínál. Minden hűtőszekrény a funkcionalitást és megjelenést tökéletesen ötvöző, legkorszerűbb kezelőelemekkel rendelkezik.

FreshTouch kezelés

A FreshTouch kezelés alapja egy érintőképernyős, színes TFT kijelző, amelynek használatához nincs szükség nyomógombokra. A központi kijelzőn könnyedén választhatja ki az összes kijelzést és funkciót – csak az ujjával meg kell érintenie.



SensorTouch kezelés

A SensorTouch kezelés alapját egy LCD kijelző jelenti. A menükben egyszerűen, koppintással navigálhat a kijelzőtől jobbra lévő három érintőfelületen.



EasyControl kezelőfelület

Egyszerű választás: az Extrák az érintógomb egyszerű átváltásával kiválaszthatók. A hűtőtér, a fagyasztótér vagy a hűtő- és fagyasztótér hőmérsékletét modelttől függően az EasyControl kezelőpanel segítségével lehet beállítani.



PerfectFresh Active: a legjobb frissentartó rendszerünk az aktív párástításnak köszönhetően!

0°C Zone



Milyen frissentartó rendszert szeretne?

Tiszta élvezet és természetes íz

A friss élelmiszerek az egészséges táplálkozás alapkövei. A zöldséget és gyümölcsöt olyan ropogósan és étvágygerjesztően szeretjük elfogyasztani, ahogy a piacon frissen megvásároljuk. De kinek van energiája minden nap friss hozzávalókat vásárolni a főzéshez?

A megvásárolt élelmiszer minősége mellett a megfelelő tárolás is fontos. Ezen múlik, mennyire lesz friss, ízletes és egészséges az étel, mire elkészül. A megoldás: a Miele PerfectFresh Active, PerfectFresh Pro, PerfectFresh és DailyFresh frissentartó rendszerei.



PerfectFresh Active

Frissebb már nem is lehetne: a fiókban a párasítást aktív és látható módon egy párasító végzi, ami megelőzi a nedvesség elvonását az élelmiszerektől. Így kis mennyiségű gyümölcs és zöldség is optimálisan tárolható a fiókban. Az aktív párasító funkció mellett a frissentartó rendszer egy 0 és +3 °C között automatikusan szabályozott hőmérsékletzónát biztosít. Így a hús, a hal és számos tejtermék 3 x tovább tartható el, a gyümölcs és zöldség pedig akár 5 x tovább marad friss. Funkció és design egyszerre – az impozáns készülékre minden pillantás rászegeződik!



PerfectFresh Pro

Az élelmiszerek akár 5 x tovább frissek maradnak. Az automatikusan szabályozott 0 és +3 °C közötti hőmérsékleti tartományban a húskok, halak és különféle tejtermékek akár 3 x tovább eltarthatók. A gyümölcsök és zöldségek akár ötször hosszabb ideig maradnak frissek – a fiók egyedileg szabályozható páratartalmának köszönhetően.



DailyFresh

A hűtőtér tágas fiókja helyet biztosít a sok friss élelmiszer számára. A fiókban megfelelő szinten tartható a páratartalom. Így a zöldség és a gyümölcs akár 2 x tovább friss marad. Bizonyos modellek ExtraCool fiókkal rendelkeznek, amelyben a hőmérséklet alacsonyabb, mint a hűtőszekrény többi részében – tökéletes a hús, a hal és a tejtermékek számára.

NoFrost: nincs szükség
leolvasztásra!



Milyen fagyasztórendszert szeretne?

Hosszú távú tárolás kényelmesen


Élelmiszereinek hosszú távú tárolására és készletezésére a lefagyasztás a legjobb választás. Ilyen módon hosszú időre megőrizheti a tápanyagokat és ízeket, és élelmiszerei mindig gyorsan kéznél lesznek.

A Miele korszerű fagyasztástechnológiával felszerelt készülékeivel megbízhatóan és rendkívül kényelmesen szabályozhatja a hőmérsékletet, ami optimális tárolást és ízletes ételeket biztosít.



NoFrost

A NoFrost rendszernek köszönhetően többé nem kell leolvasztani Miele fagyasztószekrényét. A légkeringtetéses hűtés egyenesen oszlatja el a hideg, száraz levegőt, így nem képződhet jég a beltérben. Fagyasztott élelmiszerei így nem fagynak össze, és a fiókok mindig könnyedén kihúzhatók és betolhatók maradnak, hiszen nem rakódik rájuk zavaró jégréteg. A NoFrost funkció ezzel kimagasló kényelmet biztosít a fagyasztásnál, és örökre megszabadítja önt a fárasztó leolvasztástól.



ComfortFrost

A ComfortFrost funkciónak köszönhetően sokkal ritkábban kell leolvasztania a fagyasztótérét. A jég jóval lassabban alakul ki a beltérben. Ezzel megkíméli önt a rengeteg fáradságtól, amit a gyakori leolvasztás jelent.



DuplexCool

A hűtő- és fagyasztótér két, külön szabályozható hűtőköre folyamatosan optimális hűtést biztosít. Ráadásul a két légtér között nincs levegőcsere. Ez megakadályozza, hogy a fagyasztótérben tárolt élelmiszerek átvegyék például a hal, a hagyma vagy a sajt szagát. A DuplexCool rendszerű kombinált hűtő- és fagyasztószekrények gondoskodnak élelmiszerei biztonságos tárolásáról.



Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele szabadonálló hűtő-/fagyasztószelekrenek termékjellemzői*

PerfectFresh Active

A Miele új utakon jár az ön élelmiszereinek frissességéért! A készülék 90 percenként és minden ajtónyitáskor finom vízködöt permetez a PerfectFresh Active fiókba. Élelmiszereit gyengéden benedvesíti, és a páratartalom mindig optimális – bármilyen és bármennyi élelmiszert helyez is be. A Miele PerfectFresh Active frissentartó rendszere így optimális tárolási feltételeket teremt a hűtőszelekrenekben.



Freeze&Cool

Új lehetőségek: használja a fagyasztóteret hűtőtérként, és használja ki a még több tárolóteret.



Exkluzív a Mielétől FlexiLight 2.0

Teljesen tükröződésmentesek: a kiváló rugalmasságot kínáló megvilágított polcok egyedileg helyezhetők el a hűtőtérben.



FlexiBoard

Különösen rugalmas: a FlexiBoard helyet teremt a magas edények számára, és megőrzi a hátsó részen a tárolóhelyet.



Exkluzív a Mielétől Belső ajtó finombeállítása

Egyszerűen beállítható: a belső ajtóban az egyénileg állítható magasságnak köszönhetően a hely optimálisan kihasználható.



Click2open

Nyitás könnyedén: az emelőhatás révén a fogantyú nélküli készülékek is különösen könnyen nyithatók.

* modellfüggő

Milyen további kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele szabadonálló hűtő-/fagyasztószekek termékelőnyei*



PerfectFresh Pro

Sokáig friss: ideális hőmérséklet és magas páratartalom esetén a gyümölcs és a zöldség akár 5x tovább eltartható.



DailyFresh

Frisebb gyümölcs és zöldség: tágas, állítható páratartalmú fiók.



NoFrost

Soha többé leolvastás: a légkeringtetéses hűtéssel nem alakul ki jég a belső térben, így megszaporolható a leolvastás.



DynaCool

Egyenletes hőmérséklet-eloszlás: ventilátor gondoskodik a hideg levegő optimális keringtetéséről és elosztásáról.



Exkluzív a Mielétől

ComfortClean

Egyszerűen tiszta: a készülékajtóban található kiváló minőségű tárolók egyszerűen, mosogatógépben tisztíthatók.



SoftClose

Halkan és szinte önállóan: az ajtók halkan, megbízhatóan és olyan finoman záródnak, hogy semmi sem fog kiesni.




My Ice

Friss jég, bármikor: a beépített víztartályos automatikus IceMakerrel naponta akár 100 jégkockát is készíthet.



CleanSteel hátfal

Hideg és tiszta: a CleanSteel hátfal révén a hideg különösen jól oszlik el a Miele hűtőszekekben.



Miele@home**

Tegye okossá életét: a Miele@home segítségével okosan hálózatba kapcsolhatja háztartási készülékeit – a több lehetőségért.

* modellfüggő

** A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.



Mit jelentenek az egyes ikonok?

A Miele szabadonálló hűtő-/fagyasztószekek ikonjainak áttekintése



Energihatékonyság

A készülékek A-tól G-ig terjedő energiahatékonysági osztályokba kerülnek besorolásra. A Miele szabadonálló hűtő/fagyasztói esetében a legjobb érték az A.



Zajszint

Meghatározza a pontos zajszintet decibelben (dB).



Frissentartó rendszer

Optimális tárolás aktív nedvesítéssel – kis mennyiség esetén is akár 5 x tovább őrzi a frissességet.



Professzionális tárolás – akár 5 x hosszabb frissesség.



Tágas, állítható páratartalmú fiók a frissebb gyümölcsökért és zöldségekért.



Tágas fiók a friss gyümölcsök és zöldségek számára.



Freeze&Cool

A fagyasztótér hőmérséklete fokozatosan állítható -26 °C és $+14\text{ °C}$ között. A hűtő- és fagyasztótér külön kikapcsolható.



Világítás

Egyedileg állítható üvegpolec-megvilágítás az optimális világításért a FlexiLight 2.0 révén.



Karbantartásmentes, energiatakarékos, és optimálisan megvilágított belső tér.



My Ice

Beépített víztartállyal rendelkező automatikus IceMaker az akár napi 100 jégkockáért.



Fagyasztórendszer

A légkeringtetéses hűtésnek köszönhetően nincs több leolvasztás.



Kevesebb leolvasztás, mivel lényegesen lassabban képződik jég.


Szabadonálló fagyasztószekrények



	36 dB	NoFrost		36 dB	NoFrost		35 dB	LED	NoFrost

Típus	FNS 4382 D	FNS 4782 D	FNS 4882 D
Kialakítás			
Változtatható nyitási irány	•	•	•
Design			
Burkolat színe	ezüst	ezüst	ezüst
Fagyasztózóna megvilágítása	-	-	LED
Kezelési kényelem			
NoFrost	•	•	•
ComfortFrost	-	-	-
VarioRoom	•	•	•
SoftClose	-	•	•
Vezérlés			
Kezelési koncepció	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperFrost	•	•	•
Sabbat üzemmód	•	•	•
Fagyasztószekrény/-zóna			
Fagyasztófiókok száma	7	7	7
Hatékonyság és fenntarthatóság			
Energiatartékonysági osztály (A-G)	D	D	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	199,00	199,00	198,30
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,54	0,54	0,54
Biztonság			
Akusztikus ajtóriasztás	•	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	-	-	-
Műszaki adatok			
Teljes hasznos űrtartalom (l)	277	277	278
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	16	16	16
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	18,00	18,00	18,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	36	36	35
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	597 x 1855 x 675	597 x 1855 x 682	600 x 1855 x 675
Készülék színe			
Nemesacél hatás	•	-	-
Obszidiánfekete matt	-	•	-
Nemesacél front	-	-	•

Szabadonálló hűtő-fagyasztók



Típus	KD 4072 E Active	KDN 4174 E Active	KFN 4795 CD	KFN 4898 AD
Kialakítás				
Változtatható nyitási irány	•	•	•	•
Design				
Burkolat színe	fehér	ezüst	ezüst	ezüst
Fagyasztózóna megvilágítása	-	-	-	LED
Kezelési kényelem				
Frissentartó rendszer	-	-	-	-
Freeze&Cool (Fagyasztás és hűtés)	-	-	-	•
ComfortClean	-	-	•	•
DynaCool	-	-	•	•
NoFrost	-	•	•	•
DuplexCool	•	-	•	•
XL belső tér	-	-	•	•
SoftClose	-	-	•	•
SelfClose	-	-	-	-
Mylce: jégkocka (vízartály)	-	-	-	-
Vezérlés				
Kezelési koncepció	EasyControl	EasyControl	SensorTouch	FreshTouch
Kikapcsolható hűtőrész	-	-	Igen	Igen
Szuperhűtés	-	-	•	•
SuperFrost	•	•	•	•
Hőmérsékletzónák száma	2	2	2	3
Hűtőszekrény/-zóna				
Rakodópalcok száma	4	4	5	4
Palacktároló krómozott fémből	•	-	•	•
VeggieBoxok száma	-	-	-	-
Frissentartó fiókok száma	1	-	1	2
Száraz hátfal	-	-	-	CleanSteel
CompactCase	-	-	-	-
Fagyasztószekrény/-zóna				
Fagyasztófiókok száma	3	3	3	3
Hatékonyság és fenntarthatóság				
Energiatahatékonysági osztály (A-G)	E	E	C	A
Éves energiafogyasztás (kWh)	233,00	239,00	162,06	115,34
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,63	0,65	0,44	0,31
Biztonság				
Akusztikus ajtóriasztás	•	•	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	-	-	-	-
Műszaki adatok				
Hűtőzóna (l)	214	216	268	259
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	-	-	-	99
4 csillagos fagyasztózóna (l)	94	89	103	103
Teljes hasznos űrtartalom (l)	308	305	371	362
Tárolási idő üzemmódban (óra)	17	12	20	24
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	4,50	10,00	10,00	10,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	39	42	35	33
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	600 x 1860 x 650	600 x 1860 x 660	597 x 2015 x 682	600 x 2015 x 682
Nemesacél hatás	-	•	-	-
Fehér	•	-	-	-
Blackboard Edition	-	-	•	-
Briliánsfehér üveg	-	-	-	•
Grafitszürke üveg	-	-	-	•

Szabadonálló hűtőszekrények



Típus	KS 4383 DD	KS 4783 DD	KS 4887 DD
Kialakítás			
Változtatható nyitási irány	•	•	•
Design			
Burkolat színe	ezüst	ezüst	ezüst
Kezelési kényelem			
Belső ajtó finombeállítás	–	–	•
ComfortClean	•	•	•
DynaCool	•	•	•
XL belső tér	•	•	•
SoftClose	–	•	•
SelfClose	–	–	–
Vezérlés			
Kezelési koncepció	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
Szuperhűtés	•	•	•
Hőmérsékletzónák száma	1	1	2
Hűtőszekrény/-zóna			
Rakodópalcok száma	7	6	5
Palacktartó krómozott fémből	–	•	•
VeggieBoxok száma	–	–	–
Frissentartó fiókok száma	2	2	3
Kivehető palacktartó	–	–	–
CompactCase	–	–	–
Hatékonyág és fenntarthatóság			
Energiahatékonysági osztály (A–G)	D	D	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	98,00	98,00	134,30
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,26	0,26	0,36
Biztonság			
Akusztikus ajtóriasztás	•	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–	–	–
Műszaki adatok			
Rögzítéstechnika	–	–	–
Hűtőzóna (l)	399	399	387
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	–	–	141
4 csillagos fagyasztó zóna (l)	–	–	–
Teljes hasznos űrtartalom (l)	399	399	386
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	–	–	–
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	–	–	–
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	36	35	35
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	597 x 1855 x 675	597 x 1855 x 682	600 x 1855 x 675
Nemesacél hatás	•	–	–
Matt obszidiánfekete	–	•	–
CleanSteel nemesacél	–	–	•

Hasznos információk részletesen

A Miele szabadonálló hűtő-/fagyasztószekek szójegyzéke*

CleanSteel hátfal

A Miele hűtőszeke CleanSteel hátfala gondoskodik arról, hogy a belső térben optimális és egyenletes legyen a hideg eloszlása. Sem kondenzvíz, sem jegesedés nem látható.

Click2open

A Miele Click2open funkcióval ellátott szabadonálló hűtőszekei különösen könnyen és elegánsan nyithatók. A nyitási segítséggel a hűtőszekeben lévő vákuum könnyebben legyőzhető, és a készülék egyszerűbben kinyitható. A Click2open feltűnés nélkül eltűnik az ajtó oldalfalában, és így több helyet hagy az új külső kialakításhoz.

ComfortClean

A Miele ComfortClean készülékajtóban található tárolók kiváló minőségű műanyagból készültek és rendkívül ellenállóak a karcolásokkal, vegyszerekkel, hőmérsékleti hatásokkal szemben, és teljesen átlátszóak. A ComfortClean készülékajtóban található tárolót a díszléc kivétele után egyszerűen megtisztíthatja a mosogatógépből (55 °C-ig). Így már nem szükséges kézzel kitörölni a készülékajtóban található tárolót.

DailyFresh

A hűtőtér tágas fiókja helyet biztosít a sok friss ételkészlet számára. A fiók szabályozható nyílásával jobban megőrizhető a nedvesség. Így a zöldség és a gyümölcs sokkal tovább marad friss és ropogós. Bizonyos modellek ExtraCool fiókkal rendelkeznek, amelyben a hőmérséklet alacsonyabb, mint a hűtőszeke többi részében – tökéletes a hús, a hal és a tejtermékek számára.

DynaCool

A DynaCool funkció egyenletes hőmérséklet-eloszlást biztosít a teljes hűtőtérben. Így nem érdekes többé, hogy melyik szintre milyen ételkészletet helyez be, mert mindegyik esetben ugyanazok a körülmények uralkodnak. A DynaCool révén a hagyományos hűtőszekeknél ismert „felül melegebb, alul hidegebb” rétegződés végleg a múlté.

Belső ajtó finombeállítás

Legyen szó akár nagyobb palackokról, akár kisebb konzervekről – a Miele hűtőszeke ajtajában található tárolók magasságát teljesen egyedileg és egyszerűen módosíthatja. Így minden ételkészlet megfelelő helyre kerülhet.

FlexiBoard

A hűtőszekeben a magas edények számára gyakran csak az ajtóban talál helyet. A Miele FlexiBoard osztott üvegpoleknak köszönhetően ezeket az edényeket már a hűtőtérben is tárolhatja. Egyszerűen tolja a FlexiBoard első részét a hátsó alá. Ennek köszönhetően az elülső részen helyet biztosít a magas palackok vagy tejesdobozok számára. A hátsó rész továbbra is tárolási felületként szolgál. Így optimálisan kihasználja a rendelkezésre álló helyet.

FlexiLight 2.0

A Miele FlexiLight 2.0 révén a hűtőszeke minden részére a lehető legkényelmesebben ráláthat. Az egyedileg állítható LED-es üvegpole-megvilágítás mindig optimális fényviszonyokat biztosít – mindezt elvágás nélkül. A belső tereket egyedülálló fényességgel, egyenletesen világítja meg. Így mindig tökéletesen áttekintheti ételkészleteit. A Miele FlexiLight 2.0 modern formavilággal ejt rabul, és különösen energiatakarékos.

Freeze&Cool

Több helyre van szüksége az ételkészletek hűtéséhez? Akkor használja a fagyasztótérét egyszerűen és kényelmesen hűtőtérként. Ennek köszönhetően több tárolótér nyer, például italok hűtéséhez. A hűtőkészlet alsó részében fokozatosan állíthatja be a hőmérsékletet -26 °C és +14 °C között. A maximális rugalmasság érdekében a hűtőtér és a fagyasztótér külön-külön kikapcsolható.

Miele@home

Innovatív Miele@home rendszerünkkel maximálisan kihasználhatja a Miele készülékek lehetőségeit, és okosabbá teheti mindennapjait. Minden intelligens Miele háztartási készülék kényelmesen, biztonságosan hálózatra kapcsolható. A kezelés egyszerű: Miele App-pal, hangvezérléssel vagy integrálással meglévő Smart Home megoldásokba. A hálózatra kapcsolás az otthoni WiFi routeren és a Miele Cloudon keresztül történik.

My Ice

Kényelmesen gondoskodhat a friss jégkocka-ellátásról, és még vezetékes vízcsatlakozásra sincs szüksége. Naponta 100 jégkocka is előállítható, beavatkozás nélkül. A beépített víztartálynak köszönhetően még külső vízcsatlakozásra sincs szükség. Így nagyobb szabadságot élvezhet a hűtő-fagyasztó elhelyezésében, de nem kell lemondania az automatikus jégkockakészítő kényelméről.

NoFrost

A NoFrost rendszernek köszönhetően többé nem kell leolvasztani a Miele fagyasztószekejét. A légkeringtetéses hűtés egyenletesen oszlatja el a hideg, száraz levegőt a belső térben, így nem képződhet jég. Ennek köszönhetően fagyasztott ételkészletei sem fagynak össze, és zavaró jégréteg nélkül a fiókok mindig könnyen kihúzhatók és betolhatóak. A NoFrost funkció ezzel kimagasló kényelmet biztosít a fagyasztásnál, és örökre megszabadítja önt a fárasztó leolvasztástól.

PerfectFresh Active


A Miele PerfectFresh Active frissentartó rendszere optimális tárolási feltételeket teremt a hűtőszekejében. A készülék 90 percenként és minden ajtónyitáskor finom vízködöt permetez a fiókba. Ételkészleteit gyengéden benedvesíti, és a páratartalom mindig optimális – bármilyen és bármennyi ételkészletet helyez is be. A kezelés is kényelmes: önnek csak a kis víztartályt kell megtöltenie, a többit elvégzi Miele készüléke.

PerfectFresh Pro

Az ételkészletek akár 5 x tovább frissek maradnak. Az automatikusan szabályozott 0 és +3 °C közötti hőmérsékleti tartományban a húsok, halak és különféle tejtermékek akár 3 x tovább eltarthatók. A zöldségek és gyümölcsök a fiók optimálisan állítható páratartalmának köszönhetően akár 5 x hosszabb ideig maradnak frissek. A beépített LED-világítás emellett tökéletes áttekinthetést biztosít.

SoftClose

Halkan és önmaguktól záródó hűtő- és fagyasztószeke-ajtók: a Miele innovatív SoftClose zárórendszerével. Az ajtó 30° alatti szögénél automatikusan becsukódik. Ezenkívül a SoftClose csillapítja az ajtót a záródásánál – nem zörögnek többé a palackok a készülékajtóban.





MasterCool



Tartalomjegyzék

MasterCool

Kimagasló design és technológia
nagy méretben 67
MasterFresh frissentartó rendszer 68
DuplexCool Pro fagyasztórendszer 69

A Miele MasterCool termékkelőnyei

Fő jellemzők 71
További termékkelőnyök 72

Miele MasterCool termékek

Termékáttekintés 74
Szószedet 78



Miele MasterCool

Kimagasló design és technológia nagy méretben

A Miele a nagy térfogatú MasterCool beépíthető készülékek kifejlesztésével megint magas mércét állított fel. Ezeknél a csúcskategóriás hűtőszekrényeknél a kiváló minőségű design, az izgalmas innovációk és az utánozhatatlan kényelem ötvöződnek. A MasterCoolnak köszönhetően egészen újfajta élményben és kényelemben lehet része. A hűtőszekrénytől a borhűtőig számtalan különböző szélességű készülék kapható, amelyek a saját elképzelései szerint kombinálhatók.



GOLD
AWARD
2019



reddot design award
winner 2019

Elsőrangú design: a Miele új
MasterCool készülékei.



Lenyűgöző megjelenés

Már a MasterCool hűtőszekrények impozáns megjelenése is sejteti, hogy az egyes anyagok milyen pontossággal és odaadással lettek kiválasztva és megmunkálva. A részletek határtalan szeretete az, ami megnyilvánul az utánozhatatlan külsőben.



Páratlan minőség

Tökéletesen és precízen a legkiválóbb minőségért. És ez már a megfelelő anyagok kiválasztásánál elkezdődik. Kiváló minőségű üveglapok, karcálló műanyagok és masszív alumíniumkeretek jelzik a kiváló minőséget. A tudás és a tapasztalat értékes tanácsokkal szolgál a csúcsmínőségű termékek kifejlesztéséhez vezető úton.



Formailag tökéletes design

A belső tér egyedülálló kialakítási jellemzői minden kívánságot teljesítenek. A vízszintes vonalvezetés hangsúlyozza a letisztult design-t. A belső tér időtlen designja elősegíti a készülék tökéletes, vakításmentes kivilágítását.



Lenyűgöző világitás

A BrilliantLight új mércét állít fel a MasterCool sorozaton belül. A számos LED-sáv tökéletesen bevilágítja a hűtőtér minden szegletét, és tökéletes árnyalatú fényben mutatja be a hűtött árut.



Maximális kényelem

A MasterCool hűtőszekrények nap mint nap a legnagyobb kényelmet biztosítják önnek az élelmiszertárolás optimális lehetőségeivel, a jég- és vízadagolással, a ragyogó világitási koncepcióval vagy az egyszerű kezelhetőséggel. A MasterCool hűtőszekrények minden területen megfelelnek a legkomolyabb elvárásoknak.

Miele MasterCool frissentartó rendszer

MasterFresh – tiszta élvezet és természetes íz



MasterFresh

A friss élelmiszerek az egészséges táplálkozás alapkövei. A zöldséget és gyümölcsöt olyan ropogósan és étvágygerjesztően szeretjük elfogyasztani, ahogy a piacon frissen megvásároljuk. De kinek van energiája minden nap friss hozzávalókat vásárolni a főzéshez?

A megvásárolt élelmiszer minősége mellett a megfelelő tárolás is fontos. Ezen múlik, mennyire lesz friss, ízletes és egészséges az étel, mire elkészül.

A Miele MasterCool készülék fiókjában tökéletes klíma uralkodik az élelmiszerek kíméletes tárolásához. Az innovatív MasterFresh funkciónak köszönhetően a hűtési hőmérséklet különösen alacsony, így a vitaminok és ásványi anyagok hosszú ideig megmaradnak. A levegő páratartalma is tökéletesen van beállítva – mindegy, hogy gyümölcs, zöldség, tejtermék, hal vagy hús számára. Az élelmiszerek így akár 3 x tovább frissek maradnak.

Miele MasterCool fagyasztórendszer

DuplexCool Pro – hosszú távú tárolás kényelmesen



DuplexCool Pro

A hűtő- és fagyasztótér két, külön szabályozható hűtőköre folyamatosan optimális hűtést biztosít. Ráadásul a két légtér között nincs levegőcsere. Így a hűtőtérben lévő élelmiszerek nem száradnak ki, és a fagyasztótérben lévő élelmiszerek sem veszik át például a hal, a hagyma vagy a sajt szagát.

A DuplexCool funkciójának kiegészítéseként a DuplexCool Pro maximális teljesítményellátást biztosít két különálló kompresszorral – egyet-egyet mindegyik hűtőkör számára.

Így a DuplexCool Pro rendszerű kombinált hűtő- és fagyasztószekrények professzionálisan gondoskodnak élelmiszerei biztonságos tárolásáról.



Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele MasterCool termékjellemzői*

Push2open

Kényelmesen és megbízhatóan: elég egy enyhe nyomás a készülék előlapjára, és a Miele MasterCool készülék ajtaja már egyetlen érintésre feltárul. Az egyedülálló automatika maximális kényelmet nyújt – egyszerűen nyissa ki teljesen az ajtót, és vegye ki kényelmesen a friss ételt. A Push2open funkciónak köszönhetően a design letisztult és visszafogott – MasterCool készülékét így síkba építhetően integrálhatja bármely fogantyú nélküli konyhába. Inkább a klasszikus megoldást szereti? A Push2open a kezelőfelületen egyszerűen átállítható Pull2open funkcióra. Ekkor az ajtó nem nyomással, hanem a fogantyú enyhe húzásával nyitható, és szintén automatikusan nyílik.



BrilliantLight

Lágy és kellemes: kiváló minőségű LED-sávok nyújtanak optimális kivilágítást és kellemes hangulatú fényt.



MasterFresh

Akár 3 x hosszabb ideig friss: optimális tárolási hőmérséklet a zöldségek, gyümölcsök, húsok, halak és tejtermékek számára.



IceMaker

Gyors elkészítés és tárolás: a külön bekapcsolható IceMaker naponta akár 150 jégkockát is készíthet.



Jég-/vízadagoló

Tiszta élvezet: a jég-/vízadagoló az előlapon lévő gombot megnyomva elkényezteti önt jéggel és hideg vízzel.



**Exkluzív
a Mielétől**

SommelierSet

Mindenre gondoltunk: a poharak hűtésére, a bor dekantáláshoz való előkészítésére, és a felbontott borsüveg tökéletes temperálására.

Milyen további kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele MasterCool termékjelőnyei



Miele@home**

Tegye okossá életét: a Miele@home segítségével okosan hálózatba kapcsolhatja háztartási készülékeit – a több lehetőségért.



NoFrost

Kényelmes: egy kiforrott NoFrost rendszer megtakarítja a készülék kényelmetlen leolvasztását és tisztítását.



MasterSensor

Igazán kényelmes: a legkülönbözőbb beállításokat aktiválhatja kényelmesen, egy érintéssel.



DuplexCool Pro

Jobb megőrzés: a külön hűtőkör a hűtő és a fagyasztó részhez megakadályozza a kiszáradást és a szagok átvételét.



Exkluzív a Mielétől

FlexiFrame farostélyok

Csak egy kézmozdulat: helyezzen át támasztékokat, hogy a nagyobb borospalackok is kényelmesen elférjenek.



Active AirClean szűrő

Eredeti aroma: az aktív szén és a természetes kitozán hatékonyan gátolja a szagokat.



DynaCool

A tárolás szabadsága: egy ventilátor gondoskodik az egész hűtőtér egyenletes hőmérsékletéről.



MaxLoad zsanér

Erős és robusztus: nagy teherbírású ajtózsanérok biztosítják az ajtók könnyű nyitását.

* modellfüggő

** A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása.

Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.

Mit jelentenek az egyes ikonok?

A Miele MasterCool ikonjainak áttekintése



Energiahatékonyság

A készülékek A-tól F-ig terjedő energiahatékonysági osztályokba kerülnek besorolásra. A Miele által adott legjobb érték a MasterCool esetén az E.



Frissentartó rendszer

Professzionális tárolás – akár 3 x hosszabb frissesség.



Világítás

A LED-ek a készülék minden részét hiánytalanul és stílusosan világítják meg.



IceMaker

Jégkockakészítő frissvíz-csatlakozással akár napi 150 darab jégkocka gyors és egyszerű elkészítéséhez.



Jég-/vízadagoló

Az előlapon lévő gombot megnyomva elkényezteti öntéggel és hideg vízzel.



Fagyasztórendszer

Nem kell többé a készülék leolvasztásával és tisztításával bajlódni.



Ajtónyitási segítség

A nyitási automatikát a készülék ajtaját enyhén megnyomva aktiválhatja.



SommelierSet


Lehetővé teszi a professzionális dekantálást, a hűtött poharakat és a borosüvegek temperálását még felbontás után is.



Tartórács


Tökéletes tartás minden egyes palackhoz az egyedi, állítható támasztéknak köszönhetően

Beépíthető fagyasztószekrények, XXL-MasterCool




Típus	F 2413 Vi	F 2813 Vi
Készülékkategória		
Fagyasztószekrény	•	•
Hűtőszekrény	-	-
Hűtő-fagyasztó kombináció	-	-
Kialakítás		
Integrált beépíthető készülék	•	•
Ajtó nyitási iránya	balra	balra
Design		
Fagyasztózóna megvilágítása	-	-
Kezelési kényelem		
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•
Ice Water Dispenser (Jég-/vizadagoló)	-	-
Frissentartó rendszer	-	-
DynaCool	-	-
NoFrost	-	•
DuplexCool Pro	-	-
SelfClose	-	-
IceMaker frissvíz-csatlakozással	•	•
Vezérlés		
Kezelési koncepció	MasterSensor	MasterSensor
SuperFrost	•	•
Hőmérsékletzónák száma	1	1
Sabbat üzemmód	•	•
Hűtőszekrény/-zóna		
Belső ajtókosarak – kicsi	1	1
Frissentartó fiókok száma	-	-
Belső ajtókosarak – nagy	3	3
Fagyasztószekrény/-zóna		
Rakodópalcok száma	2	3
Fagyasztófiókok száma	-	-
Hatékonyág és fenntarthatóság		
Energiatahatékonyági osztály (A–G)	E	E
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,60	0,79
Biztonság		
Akusztikus ajtóriasztás	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben	•	•
Műszaki adatok		
Súly (kg)	122,2	156,2
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelölap max. tömege (kg)	59	28
Fagyasztórész-ajtóelölap max. tömege (kg)	-	-
Hűtőzóna (l)	-	-
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	-	-
4 csillagos fagyasztózóna (l)	240	445
Teljes hasznos űrtartalom (l)	240	-
Tárolási idő üzemmódotól (óra)	10	10
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	16,00	23,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	42	42

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk, XXL-MasterCool




Típus	KF 2902 Vi
Készülékkategória	
Fagyasztószelekrény	–
Hűtőszelekrény	–
Hűtő-fagyasztó kombináció	•
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Design	
Fagyasztózóna megvilágítása	–
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Ice Water Dispenser (Jég-/vizardagoló)	–
Frissentartó rendszer	MasterFresh
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SelfClose	•
IceMaker frissvíz-csatlakozással	•
Vezérlés	
Kezelési koncepció	MasterSensor
SuperFrost	•
Hőmérsékletzónák száma	2
Sabbat üzemmód	•
Hűtőszelekrény/-zóna	
Belső ajtókosarak – kicsi	–
Frissentartó fiókok száma	2
Belső ajtókosarak – nagy	–
Fagyasztószelekrény/-zóna	
Rakodópalcok száma	–
Fagyasztófiókok száma	–
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	E
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,89
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben	•
Műszaki adatok	
Súly (kg)	196,4
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	40
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	10
Hűtőzóna (l)	389
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	34
4 csillagos fagyasztó zóna (l)	166
Teljes hasznos űrtartalom (l)	555
Tárolási idő üzemmóvar esetén (óra)	13
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	14,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	42

Beépíthető hűtőszekrények, XXL-MasterCool



Típus	K 2802 Vi
Készülékkategória	
Fagyasztószekrény	–
Hűtőszekrény	•
Hűtő-fagyasztó kombináció	–
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Design	
Fagyasztózóna megvilágítása	–
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Ice Water Dispenser (Jég-/vízadagoló)	–
Frissentartó rendszer	MasterFresh
DynaCool	•
NoFrost	–
DuplexCool Pro	–
SelfClose	•
IceMaker frissvíz-csatlakozással	–
Vezérlés	
Kezelési koncepció	MasterSensor
SuperFrost	–
Hőmérsékletzónák száma	2
Sabbat üzemmód	•
Hűtőszekrény/-zóna	
Belső ajtókosarak – kicsi	–
Frissentartó fiókok száma	2
Belső ajtókosarak – nagy	–
Fagyasztószekrény/-zóna	
Rakodópalcok száma	–
Fagyasztófiókok száma	–
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	E
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,45
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben	•
Műszaki adatok	
Súly (kg)	155,5
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelölap max. tömege (kg)	27
Fagyasztórész-ajtóelölap max. tömege (kg)	–
Hűtőzóna (l)	467
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	69
4 csillagos fagyasztó zóna (l)	–
Teljes hasznos űrtartalom (l)	467
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	–
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	–
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	40

XXL-MasterCool borhűtő



Típus	KWT 2672 ViS
Készülékkategória	
Bortemperáló hűtő	•
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	balra
Változtatható nyitási irány	•
Kezelési kényelem	
DynaCool	•
Push2open	•
MaxLoad zsanér	•
FlexiFrame	•
FlexiFrame fa rostélyok száma	9
Fa rostélyok anyaga	Bükk
SommelierSet	•
NoteBoard	•
Vezérlés	
Kezelési koncepció	MasterSensor
Hőmérsékletzónák száma	3
Sabbat üzemmód	•
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	G
Éves energiafogyasztás (kWh)	155,13
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,42
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	•
Műszaki adatok	
Súly (kg)	147,0
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	73
Teljes hasznos űrtartalom (l)	370
Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak	91 palack
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	42
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	603 x 2127 x 610

Hasznos információk részletesen

A Miele MasterCool szójegyzéke

Active AirClean szűrő

Az ételeket nemcsak hidegen, hanem szagsemleges környezetben is kell tárolni. Ugyanez érvényes a borok szagmentes tárolására is. A megoldás: a Miele Active AirClean szűrő. Az aktív szén és természetes kitozánt egyesítő innovatív hatóanyag-kombináció csaknem teljesen kizárja a szagképződést a hűtőtérben. A szűrő egyszerűen, gyorsan beszerelhető, és azonnal használatra kész.

BrilliantLight

Hatásos világítás: a Brilliant Light megoldásnak köszönhetően Miele készülékének belső tere a legjobb megvilágításban tűnik fel – még maximális kihasználtság esetén is. Erről a Miele MasterCool készülék oldalfalába épített LED-sávok gondoskodnak. Amint az ajtó kinyílik, a fény lágyan bekapcsol, és ön élvezheti a tökéletes rálátást az élelmiszerekre.

DuplexCool Pro

A DuplexCool Pro hűtő-fagyasztókombinációk gondoskodnak élelmiszerei biztonságos tárolásáról. Nagy készülékek esetén a különlegesen nagy hűtési teljesítményt két kompresszor biztosítja a legjobban. Nincs levegőcsere a területek között – a hűtőtérben lévő élelmiszerek nem száradnak ki, és nem veszik át a fagyasztótérben lévő ételek, például a halak szagát. A hűtő- és fagyasztótér két, külön szabályozható hűtőkörrel optimális hűtést biztosít.

DynaCool

Felül vagy alul – hol tárolhatók legjobban a megvásárolt termékek? A DynaCool rendszernek köszönhetően ezek a kérdések többé már nem merülnek fel. A MasterCool hűtőszekrényekben az élelmiszereket bárhol tárolhatja. Mivel a hűtőtér hátsó falán lévő ventilátor keringteti a hideg levegőt – hogy egyenletes legyen a hőmérséklet az egész hűtőtérben.

FlexiFrame farostélyok

Az állítható palacktartó rácsok stabilan megtartanak minden palackot. Az egyes támasztékok egyetlen mozdulattal áthelyezhetők, így bármilyen formájú palackhoz illeszkednek. Így optimális helyzetben tárolhatja a borait.

IceMaker

Jégbe hűtött italok professzionálisan és gyorsan: az automatikus IceMaker a készüléktípustól függően naponta akár 150 jégkockát állíthat elő.

Jég-/vízadagoló

A MasterCool fagyasztószekrény különleges kényelmet kínál: az érintőkijelző megérintésére ad jeget és vizet a készülék ajtaján keresztül. A beépített hangulatvilágítás kívánságra kellemes fényviszonyokat biztosít a konyhában.

MasterFresh

Miele MasterCool készülékének fiókjában tökéletes klíma uralkodik az élelmiszerek kíméletes tárolásához. Az innovatív MasterFresh funkciónak köszönhetően a hűtési hőmérséklet különösen alacsony, így a vitaminok és ásványi anyagok hosszú ideig megmaradnak. A levegő páratartalma is tökéletesen van beállítva – mindegy, hogy gyümölcs, zöldség, tejtermék, hal vagy hús számára. Az élelmiszerek így akár 3 x tovább frissek maradnak.

MasterSensor

Intuitív kezelhetőség a legmagasabb fokú kényelem érdekében: az innovatív, nagy felbontású TFT-érintőkijelzőnek köszönhetően közvetlenül Miele hűtőjén/borhűtőjén végezheti el a különböző beállításokat. A hőmérsékletet és a fényhatást saját igényei szerint állíthatja be – egyetlen érintéssel. Az érintőkijelző háttérszíne is módosítható: választhat a nemes fekete és a visszafogott fehér között.

MaxLoad zsanér

A rendkívül erős ajtózsarnérok nagyméretű, nehéz és teljesen megtöltött hűtőszekrény-ajtókat is egészen biztonságosan és könnyedén megtartanak, és így könnyen kezelhetők. Az ajtók szélesre nyithatók – ez teszi a hűtőszekrény kezelését egyszerűvé és kényelmessé.

Miele@home*

Okos hálózat: a Miele@home innovatív rendszerünkkel teljesen kihasználhatja a Miele készülékeiben rejlő lehetőségeket, és még intelligensebbé teheti a mindennapjait. Minden intelligens Miele háztartási készülék kényelmesen, biztonságosan hálózatba kapcsolható. A kezelés egyszerű – a Miele App hangvezérlés vagy meglévő Smart Home megoldásokba való integrálása révén. A hálózatba kapcsolás az otthoni WiFi routeren és a Miele Cloudon keresztül történik.

NoFrost

Mindegy, hogy hűtő- vagy fagyasztószekrény: minden Miele MasterCool készülék kifinomult NoFrost-rendszerrel rendelkezik. Kényelmes, mert megspórolja a készülék kellemetlen leolvasztását és tisztítását. Az automatikus leolvasztás emellett kíméli a párologtató egységeket – és a környezetet, mert a mindig jégmentes készülék különösen energiatakarékos módon hűt.

Push2open

A Push2open funkcióval rendelkező Miele MasterCool hűtőszekrények szinte maguktól nyílnak ki. Az ajtó enyhe megnyomása aktiválja a nyitási automatikát. Az ajtó finoman kinyílik, hogy ön kényelmesen mögé nyúlva teljesen kinyithassa. A Push2open funkcióval rendelkező Miele MasterCool hűtőszekrényeken egyáltalán nincs fogantyú, így optimálisan és a síkba építhetően integrálhatók bármely konyhai vagy lakókörnyezetbe.

SommelierSet

Az egyedülálló Miele SommelierSet segítségével lenyűgözheti vendégeit a nemes borok professzionális dekantálásával. Az új SommelierSet révén most kéznél tarthatja az összes szükséges eszközt. A borhűtő pedig további kényelmi funkciókat is tartogat: élvezze a pezsgőt és a fehér bort hűtött poharakból, és felbontás után is temperálja tökéletesen a borospalackokat. Ünnepelje meg a bor valódi zamatát.

* A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre..





Borhűtők



Tartalomjegyzék

Miele borhűtők

Kiváló tárolási feltételek kedvenc borai számára	82
Kezelési koncepciók	85

A Miele borhűtők termékelőnyei

Fő jellemzők	87
További termékelőnyök	88

Miele borhűtők

A borhűtő ikonok áttekintése	89
Termékáttekintés	90
Szöszedet	95


Kiváló tárolási feltételek kedvenc borai számára

Miele borhűtők

A hozzáértők számára a borozás élménye a bor kiválasztásával kezdődik. Ahhoz, hogy a jó ízt sokáig élvezhesse, optimális otthoni tárolási körülményekre van szükség. A Miele borhűtők ideális környezetet biztosítanak a legjobb évjáratok minőségének hosszú távú védelméhez és megőrzéséhez.

Emellett maximális rugalmasságot élvezhet: az egyes hőmérsékletzónák pontosan beállíthatók. Így a sokoldalú tárolási lehetőségeknek köszönhetően mindenféle boros palackot egyszerre tárolhat optimális körülmények között. Praktikus kényelmi funkcióink segítségével rugalmasan rendezheti borait, és kívánsága szerint alakíthatja a belső teret.

A Miele borhűtők felszereltségükben pont olyan egyediek, mint az ön borai. A számos szerkezeti kialakításnak és kombinációs lehetőségnek köszönhetően tökéletesen beilleszthetők lakókörnyezetébe, és profi SommelierSet-jükkel együtt igazán esztétikus designelemként funkcionálnak. Az olyan professzionális funkcióknak köszönhetően, mint a SommelierSet vagy a PresenterFrame, borhűtője egy igazi design fénypont lehet.





MEOLO

18 °C

15 °C 

12 °C

Miele

Melyik kezelési koncepciót részesíti előnyben?


A Miele borhűtők kezelési koncepciói

Kezelési koncepciók

A Miele kifejezetten felhasználóbarát kezelési koncepciókat kínál. Minden borhűtő a funkciót és megjelenést tökéletesen ötvöző, legkorszerűbb kezelőelemekkel rendelkezik.


FreshTouch kezelés

A FreshTouch kezelés alapja egy érintőképernyős, színes TFT kijelző, amelynek használatához nincs szükség nyomógombokra. A központi kijelzőn könnyedén választhatja ki az összes kijelzést és funkciót – csak az ujjával meg kell érintenie.



SensorTouch kezelés

A SensorTouch kezelés alapját egy LCD kijelző jelenti. A menükben egyszerűen, koppintással navigálhat a kijelzőtől jobbra lévő három érintőfelületen.



TouchControl kezelés (minden beépíthető és pult alá építhető készülékhez)

A készülék TouchControl kezelését sima, érintőgombos kezelőfelület és fokra pontos, digitális hőmérséklet-kijelző jellemzi. A kívánt funkció kiválasztásához elegendő egy enyhe érintés.



MasterSensor kezelés (csak MasterCool készülékekhez)

A MasterSensor kezelés egy nagy felbontású TFT érintőkijelzőn alapul. A hőmérséklet és a fényhatás speciálisan, egyetlen érintéssel állíthatók be. Az érintőkijelző háttérszíne választhatóan fekete vagy fehér.






Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele borhűtők termékjellemzői*


Exkluzív a Mielétől SommelierSet

Az exkluzív Miele SommelierSettel tökéletes harmóniában tapasztalhatja meg a stílust és a funkcionalitást. Ez a készlet bőséges helyet kínál a poharak és borospalackok optimális körülmények között történő tárolásához. Kényeztesse vendégeit kitűnő pezsgővel vagy borral – tökéletesen hűtött poharakból tálalva. A palackokat felbontás után is függőlegesen tárolhatja, így biztosítva az optimális hőmérséklet-szabályozást. Különleges fénypontja a kivehető tálca, amely letörölhető szilikonbetéttel rendelkezik, és amely páratlan eleganciát kölcsönöz a borok bemutatásának. Emellett a kisebb borászati felszerelések stílusos és rendezett helyet kapnak a tartozékdobozban. Ez minden borkóstolást a kifinomultság és a vendégszeretet csúcspontjává tesz.



PresenterFrame

Funkcionális és elegáns: tárolja a különféle különleges borokat stílusosan és optimális körülmények között.



Hőmérsékletzónák

Tökéletesen temperált: az egyedileg szabályozható hőmérsékletzónák biztosítják az optimális borfogyasztást.



Exkluzív a Mielétől FlexiFrame

Rugalmas tárolás: a faléceket néhány mozdulattal az adott palack méretéhez igazíthatja.



Exkluzív a Mielétől FlexiFrame Plus

Tökéletes beállítás: a vízszintes és függőleges irányban elhelyezhető támasztékoknak köszönhetően még magnumpalackok is tárolhatók.



NoteBoard

Az egyedi feliratozáshoz: a levehető csíkok a farestély elején találhatóak.

* modellfüggő

Milyen további kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele borhűtők termékelőnyei



ActiveHumidity

Optimális tárolási feltételek: az egyedileg szabályozható páratartalom ideális bortárolást biztosít.



Üvegajtó UV-védelemmel

A hamisítatlan ízékért: védje borát megbízhatóan a külső hatásoktól.



Alacsony vibrációjú tárolás

Különösen csendes: tárolja borait az innovatív komponenseknek köszönhetően kíméletesen, alacsony vibráció mellett.




Ajtózár

A bor biztos élvezete: a kézi ajtózárnak köszönhetően borait mindig biztonságosan tárolhatja.



SilenceSystem

Teljes nyugalom: a SilenceSystem funkció csökkenti a zavaró zajokat, és csendes üzemet biztosít.



LED-világítás

Hatékony és egyedi: állítsa be a fényerősséget borgyűjteménye optimális megvilágításához.




SoftClose

Csendes és biztonságos: az ajtók halkán, lágyan és automatikusan csukódnak az alacsony rezgésszintű tároláshoz.



Push2open

Egyedülálló: a készülék tökéletesen integrálható fogantyú nélküli konyhákba, az ajtó az előlapot megnyomva nyílik.



Miele@home**

Tegye okosá életét: a Miele@home segítségével okosan hálózatba kapcsolhatja háztartási készülékeit – a több lehetőségért.

* modellfüggő

** A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása.

Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.

Mit jelentenek az egyes ikonok?

A borhűtő szimbólumok áttekintése



Energihatékonyság

A készülékek D-től G-ig terjedő energiatakarékosági osztályokba kerülnek besorolásra. A Miele által adott legjobb érték a borhűtők esetén a D.



Zajszint

Meghatározza a pontos zajszintet decibelben (dB).



Hőmérsékletzóna

Vannak olyan készülékek, amelyek egy, két vagy három hőmérsékletzónával rendelkeznek, ezeknél a hőmérsékletet egyedileg lehet kiválasztani.



Világítás

A halogén izzók teljes mértékben és stílusosan megvilágítják a hűtőszekrény minden részét.



Karbantartásmentes, energiatakarékos, és optimálisan megvilágított belső tér



Tartórács

A vízszintes és függőleges irányban elhelyezhető támasztékoknak köszönhetően még magnumpalackok is tárolhatók.



Tökéletes tartás minden egyes palackhoz az egyedi, állítható támasztékoknak köszönhetően



SommelierSet


Lehetővé teszi a professzionális dekantálást, a hűtött poharakat és a borosüvegek állandó hőmérsékleten tartását még felbontás után is.



PresenterFrame


A különleges borok stílusos bemutatása és a már felbontott palackok optimális tárolása.

Aláépíthető borhűtők




Típus	KWT 6321 UG
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Aláépíthető készülék	•
Változtatható nyitási irány	•
Design	
Burkolat színe	–
Színezett üvegajtó	–
Kezelési kényelem	
DynaCool	•
SoftClose	–
Fa rostélyok száma	3
Fa rostélyok anyaga	Bükkfa
FlexiFrame rácsok száma	–
FlexiFrame Plus fa rostélyok száma	–
SommelierSet	–
Palackbemutató	–
3D-palackbemutató	–
Vezérlés	
Kezelési koncepció	ComfortControl
Hőmérsékletzónák száma	2
Sabbat üzemmód	–
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiatahatékonyági osztály (A–G)	G
Éves energiafogyasztás (kWh)	141,62
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,38
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	•
Műszaki adatok	
Rögzítéstechnika	–
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	–
Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak	34 üveg
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	38
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	597 x 819 x 575
Üvegajtó/fogantyú	•

Beépíthető borhűtő, 178,5 cm-es fülkemagasság




Típus	KWT 6722 IGS-1
Kialakítás	
Szabadon álló készülék	–
Integrált beépíthető készülék	•
Aláépíthető készülék	–
Változtatható nyitási irány	•
Design	
Burkolat színe	–
Színezett üvegajtó	–
Kezelési kényelem	
DynaCool	•
SoftClose	•
Fa rostélyok száma	8
Fa rostélyok anyaga	Bükkfa
FlexiFrame rácsok száma	8
FlexiFrame Plus fa rostélyok száma	–
SommelierSet	•
Palackbemutató	–
3D-palackbemutató	•
Vezérlés	
Kezelési koncepció	TouchControl
Hőmérsékletzónák száma	–
Sabbat üzemmód	–
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiataékonyági osztály (A–G)	G
Éves energiafogyasztás (kWh)	165,00
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,45
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	•
Műszaki adatok	
Rögzítéstechnika	–
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	–
Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak	83 palack
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	32
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 1770 x 572
Üvegajtó	•

Beépíthető bortemperáló hűtő, 45 cm-es fülkemagasság



Típus	KWT 7112 iG
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Aláépíthető készülék	–
Változtatható nyitási irány	–
Design	
Burkolat színe	–
Színezett üvegajtó	–
Kezelési kényelem	
DynaCool	•
SoftClose	•
Fa rostélyok száma	3
Fa rostélyok anyaga	Bükkfa
FlexiFrame rácsok száma	–
FlexiFrame Plus fa rostélyok száma	2
SommelierSet	–
Palackbemutató	–
3D-palackbemutató	–
Vezérlés	
Kezelési koncepció	TouchControl
Hőmérsékletzónák száma	1
Sabbat üzemmód	–
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energhatékonyági osztály (A–G)	G
Éves energiafogyasztás (kWh)	115,71
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,31
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	•
Műszaki adatok	
Rögzítéstechnika	–
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	–
Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak	18 palack
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	32
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 455 x 559
CleanSteel nemesacél üveg	•
Grafitszürke üveg	•
Obszidiánfekete üveg	•

Beépíthető bortemperáló hűtő, 88 cm-es fülkemagasság



Típus	KWT 6422 iG-1
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Aláépíthető készülék	–
Változtatható nyitási irány	•
Design	
Burkolat színe	–
Színezett üvegajtó	–
Kezelési kényelem	
DynaCool	•
SoftClose	•
Fa rostélyok száma	2
Fa rostélyok anyaga	Bükkfa
FlexiFrame rácsok száma	2
FlexiFrame Plus fa rostélyok száma	–
SommelierSet	–
Palackbemutató	–
3D-palackbemutató	•
Vezérlés	
Kezelési koncepció	TouchControl
Hőmérsékletzónák száma	–
Sabbat üzemmód	–
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energhatékonyági osztály (A–G)	G
Éves energiafogyasztás (kWh)	143,00
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,39
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	•
Műszaki adatok	
Rögzítéstechnika	–
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	–
Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak	33 palack
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	32
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 906 x 572
Grafitiszürke üveg	•
Obszidiánfekete üveg	•

Szabadonálló borhűtők



A D			A E			A F		
	36 dB	2-Zone		38 dB	1-Zone		35 dB	3-Zone
	FlexiFrame		LED			FlexiFrame	SommelierSet	

Típus	KWNS 4784 DE	KWT 4584 E	KWT 4999 F
Kialakítás			
Szabadonálló készülék	•	•	•
Integrált beépíthető készülék	-	-	-
Aláépíthető készülék	-	-	-
Változtatható nyitási irány	•	•	•
Design			
Burkolat színe	ezüst	fekete	BlackSteel
Színezett üvegajtó	-	-	-
Kezelési kényelem			
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•	•
DynaCool	-	-	-
SoftClose	•	-	•
Fa rostélyok száma	4	5	9
Fa rostélyok anyaga	Bükkfa	Fém	Bükkfa
FlexiFrame rácsok száma	4	-	9
FlexiFrame Plus fa rostélyok száma	-	-	-
SommelierSet	-	-	•
Palackbemutató	-	-	•
3D-palackbemutató	-	-	-
Vezérlés			
Kezelési koncepció	FreshTouch	SensorTouch	FreshTouch
Hőmérsékletzónák száma	3	-	-
Sabbat üzemmód	•	•	•
Hatékonyág és fenntarthatóság			
Energiahatékonysági osztály (A-G)	D	E	F
Éves energiafogyasztás (kWh)	189,80	95,36	144,18
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,52	0,26	0,39
Biztonság			
Akusztikus ajtóriasztás	•	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	•	•	•
Műszaki adatok			
Rögzítéstechnika	-	-	-
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	-	-	-
Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak	44 palack	229 palack	146 palack
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	36	38	35
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	597 x 1854 x 679	597 x 1884 x 763	697 x 2013 x 764
CleanSteel nemesacél	•	-	-
Fekete	-	•	-
Obsziánfekete üveg	-	-	•

Hasznos információk részletesen

A Miele borhűtők szójegyzéke

ActiveHumidity

Az ActiveHumidity-nek köszönhetően a páratartalom egyedileg szabályozható a borhűtőben. Ez kiváló tárolási feltételeket teremt, különösen a természetes dugós borok esetében. A dugók egyenletes nedvesítésével a bor érési folyamata a lehető legjobban támogatott. Így biztos lehet benne, hogy borait mindig a lehető legjobb körülmények között tárolja.

FlexiFrame

Állítható farostélyuknak köszönhetően a praktikus FlexiFrame rácsok minden típusú borosüvegnek helyet adnak. Az egyes faléceket egyszerűen és kényelmesen az adott palack méretéhez igazíthatja. Így a nagy magnumpalackok is helyet kapnak anélkül, hogy értékes tárolóhelyet foglalnának el. Gondoskodjon borai optimális tárolásáról és élvezze a maximális rugalmasságot!

FlexiFrame Plus

Tökéletesen temperált borok, akár nagy palackokban is: az egyes rácsok most először hosszanti és keresztirányban is áthelyezhetők, hogy biztonságosan tárolhassa nagyméretű palackjait, pl. a magnum-palackokat.

Üvegajtó UV-védelemmel

Az optimális UV-védelemmel ellátott üvegajtó és az UV-mentes LED-fény a borhűtőben ideális tárolási körülményeket biztosít bogyűjteményének. A természetes fény befolyásolhatja a bor értékes összetevőit. Speciálisan színezett üvegtábláink megakadályozzák ezeket a nemkívánatos reakciókat. Így borait optimális tárolási körülmények között, hosszabb ideig is bemutathatja – anélkül, hogy a minőség vagy az ízek terén kompromisszumot kellene kötnie.

LED-világítás

A világítással gondoskodhat bogyűjteményének exkluzív megvilágításáról. Valamennyi üvegajtóval rendelkező készülék esetén hét fokozatban állíthatja a világítás intenzitását hőmérsékletzónánként. A világítás nem melegíti a belső teret. Borait így teljes nyugalomban tárolhatja. A LED-technológia karbantartásmentes és egyenletes kivilágítást tesz lehetővé. Így borait nem csak tökéletesen hűtheti, hanem optimálisan be is mutathatja.

Miele@home*

Okos hálózat: a Miele@home innovatív rendszerünkkel teljesen kihasználhatja a Miele készülékeiben rejlő lehetőségeket, és még intelligensebbé teheti a mindennapjait. Minden intelligens Miele háztartási készülék kényelmesen, biztonságosan hálózatba kapcsolható. A kezelés egyszerű: Miele App-pal, hangvezérléssel vagy integrálással meglévő Smart Home megoldásokba. A hálózatba kapcsolás az otthoni WiFi routeren és a Miele Cloudon keresztül történik.

NoteBoard

Minden farostélyra egy lécs van erősítve, amely az optimális áttekinthetőség érdekében krétával feliratozható: jegyezze fel pl. a bor eredetét, a szőlőfajtát, vagy az évjáratot. A NoteBoardok a kényelmes feliratozás érdekében levehetőek. A NoteBoardok a kényelmes feliratozáshoz levehetőek.

PresenterFrame

A Miele PresenterFrame segítségével különlegesen stílusosan és a legjobb körülmények között tudja bemutatni nemes borait. Borospalackjai még felbontás után is optimálisan tárolhatók – mindig ideális tárolási körülmények között. A legjobb benne: a PresenterFrame egyetlen kézmozdulattal lapos tárolórácscsá alakítható. Így a nagyobb palackok is megfelelő helyet találnak.

Push2open

A Push2open technológiát használó Miele aláépíthető borhűtők szinte maguktól nyílnak ki. Az üvegajtó enyhe megnyomása aktiválja a nyitási automatikát. Az ajtó finoman kinyílik, hogy ön kényelmesen mögé nyúlva teljesen kinyithassa. A Push2open funkcióval ellátott Miele MasterCool borhűtőkön egyáltalán nincs fogantyú, így optimálisan és a síkba építhetően integrálhatók bármely konyhai vagy lakókörnyezetbe.

SilenceSystem

A borhűtők folyamatosan üzemelnek, emiatt az alacsony zajkibocsátás különösen fontos. A Silence-System funkcióval rendelkező Miele borhűtők rendkívül jól optimalizált zajkibocsátású hűtőkörrel rendelkeznek. Emellett célzott zajcsillapítást alkalmazunk a kritikus helyeken, így ön teljes mértékben az élvezetekre összpontosíthat.

SoftClose

Miele borhűtőjének ajtaja a SoftClose funkciónak köszönhetően egészen halkán, lágyan és szinte magától csukódik: a beépített csillapítás megóvja borait az ajtó becsapódása miatti rázkódásoktól. A SoftClose funkcióval az ajtó ezenkívül automatikusan csukódik 30 foknál kisebb nyílásszög esetén. Borait így teljes nyugalomban és biztonságban tárolhatja.

SommelierSet

Az exkluzív Miele SommelierSet egyaránt helyet biztosít a poharak és a borospalackok számára. Így hűtött poharakból kínálhatja vendégeinek a pezsgőt vagy a fehérborot. A borospalackok függőlegesen tárolhatók, így felnyitás után is optimális hőmérsékleten tarthatók. Tálalja borát különösen elegánsan a letörölhető szilikonbetéttel ellátott kivehető tálcával. A kisebb borászati felszerelések megfelelő helyet kapnak a tartozékdobozban.

Hőmérsékletzónák

Akár három, egyénileg szabályozható hőmérsékletzónával egyszerre különböző típusú borok, valamint pezsgő vagy habzóbor is tökéletes hőmérsékleten tartható – egyéni preferenciáinak vagy az optimális tárolási hőmérsékletnek megfelelően. Élvezze a szabadságot, hogy borait a kívánt fogyasztási hőmérsékleten kínálhatja és tárolhatja.

Ajtózár

Értékes bogyűjteményének biztonsága fontos számunkra. A Miele kézi ajtózárrel megakadályozhatja a nem kívánt hozzáférést. Megbízható védelmet nyújt, és gondoskodik az értékes borok biztonságáról. A praktikus ajtózárnak köszönhetően nyugodtan hátradőlhet és teljes mértékben élvezheti bogyűjteményét.

Alacsony vibrációjú tárolás

A borok különösen kímélő tárolása érdekében a Miele borhűtőkbe speciálisan optimalizált komponenseket szereltek: a csendes működésre optimalizált kompresszor emellett mechanikusan is le van választva a burkolatról. Ezenkívül az alacsony rezgésszámú kényelmi kihúzó különösen egyenletes futást biztosítanak, és csillapított ön-behúzó mechanizmussal rendelkeznek. Borait így teljes nyugalomban tárolhatja.



Miele



Szállítás és telepítés

Amikor a kényelem magától értetődő

Szeretnénk biztosítani, hogy Miele készülékeit a kezdetektől zökkenőmentesen használhassa.

Igény szerint házhoz szállítjuk az új készülékeket, ahol a Miele szakembere elvégzi a beszerelést. Emellett értékes tippeket és útmutatást is kaphat a termék használatára vonatkozóan.

A professzionális üzembe helyezés garantálja a készülékek tökéletes működését, és lehetőséget biztosít a funkciók széles spektrumának megismerésére. A Miele szeretné támogatni abban, hogy a kezdetektől a lehető legtöbbet hozza ki készülékeiből.

Kérésre régi készülékei szakszerű ártalmatlanítását is elvégezzük.

Gyorsabb indulás a szakemberek tippjeivel

Készülékeit a Miele szakembere szereli be, aki emellett bevezeti önt a készülék használatába is. A gyakorlati bevezető során értékes tippeket és útmutatást is kap.

Biztonságosan a kezdetektől

Szervizünk biztosítja a készülék megfelelő beszerelését, ami gyártói garanciánk érvényességének előfeltétele. Ezenfelül még elektromos biztonsági ellenőrzést is végzünk – csak a biztonság kedvéért!

A Miele szakértőiben rejlik a különbség

Senki nem ismeri jobban a Miele készülékeket, mint saját szakembereink. Bízva készülékeit azokra, akik készítették.

A szállítási és beszerelési szervizről további információk az interneten, a miele.hu/service weboldalon olvashatók.

Egyéni terméktanácsadás

Amikor az információ élmény

A Miele értékes és innovatív készülékeket gyárt – amelyek a legjobb választást jelentik. Azért, hogy még több öröme legyen készülékében és annak számos funkciójában, a Miele egy vonzó ajánlattal áll elő: az egyéni terméktanácsadással.

Ezt a szolgáltatást teljesen az ön igényeire szabjuk. Az ön otthonában biztosítunk átfogó tanácsadást Miele készülékeinek funkciójáról és optimális használatáról.

Együtt állítjuk be készülékén kedvenc programjait, megismertetjük a speciális funkciókkal, valamint ápolási és kezelési útmutatást is adunk. Azt is megmutatjuk, hogyan érheti el egészen egyszerűen a legjobb eredményeket, és néhány értékes tippet is adunk, hogy minden alkalommal és sokáig örömet lelje a Miele készülékeiben.

A „Plus“ egyéni terméktanácsadással még egy lépéssel tovább is megyünk, és akár három ételt is elkészítünk önrel együtt.

Személyes tanácsadás

A Miele szakemberei egyéni tanácsokkal látják el készülékeit illetően – egyenesen az otthonában.

Kedvenc programjainak beállítása

Egyéni programozással teljesen az ön igényeinek és szokásainak megfelelően állíthatjuk be készülékeit.

Tippek és trükkök a tökéletes eredményekért

Hasznos útmutatást kap készülékei kezeléséhez és ápolásához.

Az egyéni terméktanácsadásról további információkat az interneten, a miele.hu/service weboldalon talál illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400



Garanciahosszabbítás

Amikor a biztonság alapelv

Maximális biztonság a Miele garanciahosszabbításának köszönhetően

Hosszú élettartam, optimális kényelem használat közben és a legkiválóbb minőség – a Miele termékének megvásárlásával ön a legjobb döntést hozta. Maximális biztonságban szeretné tudni új készülékét? Egyszeri átalánydíj ellenében a Miele exkluzív, 10 évre kiterjedő garanciát kínál önnek.

A két vagy három éves gyártói garancia időtartama alatt lehetősége van arra, hogy garanciahosszabbítást igényeljen 1, 5 vagy 10 évre közvetlenül a Mielétől.

Különlegességként a 125. születésnap évében a 10 éves garanciahosszabbítás megvásárlásakor további 5 hónap garancia jár a Mielétől. Így a 10 éves garancia (120 hónap) 125 hónapos garanciává válik.

Exkluzív Miele garancia

A Miele az egyetlen gyártó, amely akár 10 évre kiterjedő teljes körű garanciát kínál – választhatóan az egy éves garanciahosszabbítástól.

Maximális biztonság

Ez idő alatt önt nem terheli semmilyen további költség a nem saját hibájából bekövetkező javításokért.

Ingyen új készülék

Ha a készülékén elvégzendő javítás gazdaságtalan lenne, ingyen új készüléket biztosítunk önnek.

A legmagasabb fokú rugalmasság

A szerződést a teljes, két vagy három éves gyártói garancia időtartama alatt kötheti meg.

Gyors és megbízható

Javítást igénylő esetekben az ügyfélszolgálat gyorsan és megbízhatóan nyújt segítséget.

A garanciahosszabbításokról további információkat az interneten, a miele.hu/service weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.





Karbantartási szerviz

Amikor az értéktartás a filozófia része

A Miele készülékeket 20 éves élettartamra tesztelik. A fenntarthatóság és az erőforrások kímélésének érdekében a Miele szeretné támogatni önt készülékei lehetőleg hosszú távú használatában.

A karbantartási szerviz keretében Miele készülékeit gyári ügyfélszolgálatunk professzionális ápolásban részesíti. Egy kifejezetten a Miele által kifejlesztett diagnosztikai rendszerrel ellenőrizzük készülékeit, valamint frissítjük őket.

A készülékek funkcióinak vizsgálata mellett a készülékek intenzív tisztítására is sor kerül a Miele tisztítószereivel. Emellett értékes tippeket és útmutatást is kap a Miele készülék kezelésére vonatkozóan.

A készülékek értékállósága

A Miele szakemberei által végzett intenzív tisztítás és ápolás révén készülékei folyamatosan kifogástalan állapotban lesznek.

Tökéletes eredmények

A rendszeres ápolásnak és működési tesztnek, valamint a programok frissítésének köszönhetően mindig a legjobb eredményeket éri el.

Értékes tippek

A Miele szakemberei tippeket és trükköket mutathatnak önnek készülékei optimális használatával kapcsolatban.

A karbantartási szervizről további információkat az interneten, a miele.hu/service weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400



Miele gyári ügyfélszolgálat

Partnerei vagyunk minden szervizügyben

Egy Miele készülék megvásárlásával ön a hosszú élettartam és a legjobb minőség mellett dönt. Ha valamikor mégis segítségre lenne szüksége, a Miele ügyfélszolgálat gyors és megbízható segítséget nyújt.

Egy kiváló minőségű Miele készülék javításának még régebbi készülék esetén is van értelme, ez ráadásul egy tudatos döntés a nagyobb fenntarthatóság érdekében.

Tökéletes szerviz alatt nem csak a javítás esetén nyújtott hozzáértő segítséget értjük. A Miele sokkal inkább a készülékek kiszállításától és beszerelésétől azok üzembe helyezésig támogatja önt.

Mindig az ön közelében

Miele szakembereink és válogatott szervizpartnereink országszerte rendelkezésre állnak, és a lehető legrövidebb időn belül megérkeznek önhöz.

Szakértelem

Technikusaink Miele háztartási készülékek szerelésére szakosodtak. Így biztosítják a gyors és szakszerű javításokat.

Fenntartható és hatékony

Az intelligens előkészítésnek köszönhetően a javítások 90%-át már az első kiszálláskor elvégezzük. Ezzel ön nemcsak időt spórol meg, hanem védi a környezetet is – mivel elkerüli a második kiszállást.

Megbízható alkatrészellátás

A Miele eredeti alkatrészeitől nemcsak a szó szerinti Miele minőséget várhatja el, hanem a gyors rendelkezésre állást is – még sok évvel Miele készülékének megvásárlása után is.

Könnyen elérhető

Javítási igényét jelezheti online, a miele.hu/service weboldalon, illetve a következő telefonszámon: (+36 1) 880 6400. A Miele Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
H-P 09.00-17.00

Ezekkel a témákkal kapcsolatban további információkat az interneten, az alábbi weboldalon talál:
miele.hu/service.



Miele

Miele Kft.

Miele Experience Center – Bem Center

1027 Budapest
Bem József u. 1/B.

Telefon: 06 1 880 6400
Mobil: +36 20 474 0751

E-mail: bemutatoterem@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-18:00,
Szombat: 10:00-14:00

Miele Experience Center Allee

1117 Budapest
Váli út 5.B ép. fszt. 1.

Telefon: 06 1 499 9835
Mobil: +36 20 354 6593
E-mail: allee@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 10:00-18:00
Szombat: 10:00-14:00

Miele Experience Center Debrecen

4026 Debrecen
Hunyadi u. 24., fszt. 8-9.

Mobil: +36 20 778 5015
E-mail: debrecen@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 10:00-18:00
Szombat: 10:00-14:00