

Miele

Textilápolás

Kiadás: 2022

Miele. Immer Besser.





A mi igényünk

Immer Besser

Üdvözöljük a Mielénél

Amikor dédapáink megalapították a Miele vállalatot, a sikerhez ki kellett tűnniük versenytársaik közül. Valójában csak kétféleképpen lehet ezt megtenni, vagy olcsóbbnak kell lenni, mint a többiek – vagy jobbnak. Mindkettő egyszerre gyakorlatilag lehetetlen. Ők úgy döntöttek, hogy „jobbak” lesznek.

Azt, hogy a Miele több mint 120 éve folyamatosan képes volt meggyőzően megfelelni ennek a magas színvonalnak, számtalan tesztgyőzelem és díj bizonyítja, de mindenekelőtt a sok millió elégedett ügyfél az egész világon. Ez az értékek és célok folyamatosságának köszönhető, amely jellemzően csak az olyan cégeknél található meg, amelyek már generációk óta családi kézben vannak.

Ilyen értelemben a Miele 1899 óta nemcsak az első osztályú termékminőséget és a mérnöki tudást jelenti. A Miele neve ugyanennyire egybeforrt a tisztelettel, a tisztességgel és a partneri megbecsüléssel, amelyet a vállalat forgalmazó partnerei, végfelhasználói, beszállítói, alkalmazottai és szomszédai felé tanúsít.

Emellett bárki, aki megvásárolja a Miele termékeit, környezettudatosan cselekszik. Ez következetesen biztosítja az erőforrás-kímélő termelési módszereket – és azokat a termékeket, amelyek igazodási pontként szolgálnak a villamos energia, a víz és a mosószeres fogyasztása tekintetében is, ami ezen felül a pénztárcánkat is kevésbé terheli.

A tulajdonos cégvezetés negyedik generációjaként megígérjük, hogy mindez így is marad.



Markus Miele

és

Reinhard Zinkann


Dr. Markus Miele &
Dr. Reinhard Zinkann



Tartalomjegyzék


Bevezetés

Üdvözljük a Mielénél	3
Márkaígéretünk	6
Miele minőség	8
Hálózatba kapcsolt készülékek	12
Textilápolás rendszerben	15
Terméktípusok	16
Felállítási variációk	18



A W1 és T1 designvonalak	24	Szárítógépeink termékelőnyei	44	Vasalókészülékek	80
Kezelési megoldások	26	Szárítógépeink speciális programjai	56	FashionMaster	80
Hatékonyság és fenntarthatóság	29	Termékáttekintő, szószedet–szárítógépek	59	Vasalógépek	90
Mosógépeink előnyei	31	Mosó–szárítógépeink termékelőnyei	66	Miele Ügyfélszolgálat és Szerviz	98
Mosógépeink speciális programjai	34	Mosó–szárítógépek speciális programjai	73		
Termékáttekintő, szószedet–mosógépek	37	Termékáttekintő – mosó–szárítógépek	76		

Minőség, amely megelőzi a korát.



Az önök kívánságai alkotják készülékeink DNS-ét.

A tartós megbízhatóság elérése érdekében az innovációmesteri szintű alkotómunkával ötvözzük – mert ez az aprólékos odafigyelés a részletekre biztosítja, hogy készülékeink hosszú ideig működjenek, és minden igényt kielégítsenek. Ezért készülékeinket olyan intuitívan terveztük, hogy minden mozdulat könnyedén megy velük. Akár textilápolásról, mosogatásról, hűtésről, konyhai eszközökről vagy padlóápolásról van szó – mi mindent megteszünk, hogy háztartásbeli tapasztalatait kellemesebbé tegyük.



A hosszú élettartam az igazi fenntarthatóság

Fenntarthatóság

Képzeld el, hogy sok év alatt számos készülék helyett csak egyet használ. Egyet, amellyel kevesebb energiára és vízre van szüksége. És fenntarthatóan jól tesz.

Teljesítmény

Míg egyes autómotorokat 3 000 órán keresztül tesztelnek, addig mi akár 10 000 órán át teszteljük termékeink teljesítményének állandóságát. Éjjel-nappal. Átfogó és precíz módon. Ezért teljes mértékben rábízhatja magát termékeinkre.

Alkotómunka

1899 óta az önök kívánságai jelentik az alapot készülékeinkhez. Minden egyes innováció sokkal többet jelent számunkra, mint pusztán egy okot az ünneplésre. Ez egy kihívás, hogy még jobbat hozzunk létre. Ezért készítjük az alkatrészeket és öntjük a vasat saját magunk. Még a készülékeinket gyártó gépeket is mi állítjuk össze. Mi úgy hívjuk ezt: Immer Besser.





A Miele mosógépeket 20 éves élettartamra tesztelik.¹⁾



A régi készülékeinkből származó fémet újrahasznosítjuk az újakban – a tökéletesen körforgásos gazdaság érdekében. Ráadásul legalább 15 éven át biztosítjuk a szükséges pótalkatrészeket – a Mielénél joga van a javíttatáshoz.



Ideális esetben a mosógépet nem halljuk, csak látjuk. Ezért gépeinket kivétel nélkül nemcsak a rendkívül hosszú élettartam, valamint a higiénikusan tiszta és fenntartható teljesítmény szempontjából teszteljük, hanem kifejezetten halk működésüket is ellenőrizzük.

A fejlesztésre fordított időnk 30%-át a tesztelési fázis teszi ki. Hogy évről évre garantálhassuk a kiemelkedő eredményeket.



Háztartási készülékek hálózatba kapcsolása

Miele@home*

Okos hálózat: a Miele@home innovatív rendszerünkkel teljesen kihasználhatja a Miele készülékeiben rejlő lehetőségeket, és még intelligensebbé teheti a mindennapjait. Minden intelligens Miele háztartási készülék kényelmesen, biztonságosan hálózatba kapcsolható. A kezelés egyszerű – a Miele App, hangvezérlés vagy meglévő okosotthon-megoldásokba való integrálás révén. A hálózatba kapcsolás az otthoni Wi-Fi routeren és a Miele Cloudon keresztül történik.



Miele App**

Tökéletes társ: a Miele App révén mindig figyelemmel kísérheti Miele háztartási készülékeit. Szeretné például nyomon követni a sütőben zajló ételkészítési folyamatot? Vagy tudni szeretné, hogy befejeződött-e már a mosóprogram? Az App ellátja önt a szükséges információkkal, és kényelmes, gyors kezelést kínál. Ezenkívül az App olyan kiegészítő információkat és szolgáltatásokat kínál az ön Miele készülékeihez, mint a BaristaAssistant vagy a receptek. Töltse le most az Appot!



Hangvezérlés***

Kapcsolja hálózatba intelligens Miele háztartási készülékeit, és kezelje őket kényelmesen hangvezérléssel. Így kényelmesen elvégezhetők a programindítások, a beállítások és az állapot-lekérdezések. Ezenkívül számos különböző szolgáltatást használhat. És a legjobb: a hálózatba kapcsolt készülékeinek Miele hangvezérlése az Alexával dolgozik. Élvezze a mindennapjait, és fedezzen fel új érintésmentes lehetőségeket.




Integrálás Smart Home rendszerekbe

A Smart Home megkönnyíti a mindennapi életet, és egyéni otthoni kényelmet teremt. A redőnyök, a fűtés és a háztartási készülékek kommunikálnak egymással, és egyre inkább az App vagy hangutasítás segítségével történik a vezérlésük. Számos Miele készülék is hálózatba kapcsolható. A praktikus Miele Cloud interfésznek köszönhetően ezeket gyorsan és egyszerűen integrálhatja saját Smart Home partneri alkalmazásába. Így élvezheti ön a teljes mértékben hálózatba kapcsolt otthon hatékonyságát és kényelmét.

Háztartási készülékek hálózatba kapcsolása

Miele@Home* – A Miele App** termékjellemzői



Dashboard

Mindig az aktuális szinten: a Dashboardon ön az összes hálózatba kapcsolt Miele készülékének állapotát látja.

MobileControl


A MobileControl segítségével az alkalmazáson keresztül vezérelheti készülékeit – bárhol is van.

RemoteUpdate

A rendelkezésre álló szoftverfrissítések egyszerűen továbbíthatók az adott készülékre és telepíthetők – anélkül, hogy szerviztechnikust kellene hívnia.

Demo mód

A Miele App demo módja egy első benyomást ad a Miele App előnyeiről, még akkor is, ha még nem rendelkezik hálózatra csatlakoztatható Miele háztartási készülékekkel.



Fedezze fel a Miele App további lehetőségeit hálózatba kapcsolható háztartási készülékei számára:
www.miele.hu



Töltse le most az Appot!



*** A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre. A Miele hálózatba kapcsolható háztartási készülékeinek rendszerkövetelményeit a miele.com/systemrequirements oldalon találja meg.

** Mobil végkészülékekre elérhető. A Miele hálózatba kapcsolható háztartási készülékeinek rendszerkövetelményeit a miele.com/systemrequirements oldalon találja meg.

*** A hangvezérlés az Amazon Alexa nevű szolgáltatását használja és annak rendelkezésre állásától függ. A rendelkezésre álló funkciók köre országtól függően változhat.



Csak a Mielénél elérhető

Tökéletes textilápolás rendszerben



Textilápolási rendszerünk a mosástól kezdve a szárításon keresztül egészen a vasalásig szem előtt tartja a teljes folyamatot. Még a Miele speciális tisztítószereit is saját laboratóriumunkban fejlesztettük ki, így ezek ideálisan illeszkednek készülékeinkhez.

Az ideális kombináció

A Miele mosógépek és szárítógépek tökéletesen illeszkednek egymáshoz. Így minden mosógéphez megtalálja a megfelelő szárítógépet a design és a felszereltség tekintetében. Így a legjobb tisztítási és ápolási teljesítményt kínáljuk önnek a textíliák optimális védelmével.



Tökéletes vasalás

Sok textília felülete csak vasalás után lesz tökéletes minőségű, és a mechanikai és termikus kezelés további védelmet is nyújt a számukra. A Miele FashionMaster gőzös vasalórendszerével és a Miele vasalógépekkel a vasalás különösen egyszerű, kényelmes, gyors és hatékony.



Egyszerűen tökéletes eredmények

Nem minden kereskedelemben kapható tisztítószer tisztít egyformán jól minden mosógépben. Ezért a kiválasztott beszállítók közreműködésével kifejlesztettük a saját laboratóriumainkban a Miele tisztítószereit. A receptúrák tökéletes összhangban vannak a Miele mosógépekkel és szárítógépekkel. Így ön minimális adagolás mellett is optimálisan ki tudja használni a Miele készülékek teljesítményét, és még a környezetet is kíméli.

Milyen fajta készüléket szeretne?

Itt bemutatjuk azokat a terméktípusokat, amelyekből kiválaszthatja a megfelelő mosógépet és szárítógépet.

A Miele mosógépek kialakításai



Elöltöltős

Ezek a mosógépek különösen kényelmesen, előlről tölthetők és kezelhetők. A sok különböző felállítási mód (torony, pult alatti beépítés stb.) révén ezek a készülékek sokoldalúan elhelyezhetők.



Mosó-szárítógépek


Ez a készülék egyesít egy kiváló felszereltségű előltöltős mosógépet egy kondenzációs szárítógéppel. Ideális olyan, igényes emberek számára, akik kevés helyvel rendelkeznek.

A Miele szárítógépes rendszerei A textilkímélés legmodernebb módja.



Hőszivattyús szárítógép

A Miele segítségével minden eddiginél kíméletesebben és gazdaságosabban száríthatja a ruhákat. Hiszen a Miele modern hőszivattyús szárítógépeit maximális energiahatékonyság és kiváló teljesítmény jellemzi. Ezzel ugyanolyan kényelmesen és rugalmasan száríthatja ruháit, mint a hagyományos kondenzációs szárítóval – de akár 50%-os energiamegtakarítással. A hőszivattyús technológia alacsony hőmérsékletei ezenkívül a ruhanemű értékes szálait is kímélik. Ez azt jelenti, hogy a még kényes textíliákat is könnyedén és habozás nélkül behelyezheti a szárítóba.



Hogyan kívánja készülékét felállítani?

Itt bemutatjuk azokat a telepítési lehetőségeket, amelyek alapján eldöntheti, hogy melyik mosógépet és szárítógépet válassza.

Mosó-szárító torony

Ha nem elegendő a hely az egymás melletti felállításhoz, akkor a legtöbb Miele mosógép és szárítógép helytakarékos toronyként is felállítható. Ennél a megoldásnál a mosógépnek mindig alul kell lennie.

Tornyok kialakítására különösen alkalmasak a WhiteEdition designsorozat készülékei. Az ebbe a sorozatba tartozó szárítógépeknél az ajtó nyitási iránya megfordítható, így az ajtók mindkét készüléken egy irányba nyílhatnak. A stabil összekapcsoláshoz a Miele különböző összeépítő kereteket kínál. Néhány típus – például a WTV 512 – praktikus fiókkal van felszerelve. Ebben tárolhatók például a tartozékok, illetve a ruháskosár is ráhelyezhető a szárítógép kényelmes feltöltéséhez és kiürítéséhez.



Side-by-Side (egymás melletti felállítás)

A Miele mosógépek és szárítógépek műszaki és optikai szempontból is tökéletesen illenek egymáshoz. Így a két készülék egymás mellé állítható, a frissen mosott textíliák pedig kényelmesen betölthetők a szárítógépbe.

Beépítés lábazzal

A lábazzal (WTS 510) kb. 30 cm-rel megemelheti készülékét – ami így kényelmes munkamagasságba kerülhet. Ezzel a kezelés még kényelmesebbé és ergonomikusabbá válik. Emellett a lábazat tárolóhelyet is kínál, például a mosószerek vagy a mosózsák számára, melyek így mindig gyorsan kéznél vannak – és épp ilyen gyorsan el is rakhatók.

Alátolható

Mindegyik Miele előtöltős mosógépet be lehet tolni a legalább 85 cm-es szabad magasságban lévő munkalapok alá. A készülék fedele ennél a megoldásnál nem távolítható el. Különösen jól alkalmazhatóak az egyeses kezelőpanellel ellátott W1 ChromeEdition sorozat készülékei.

Aláépíthető

A Miele ChromeEdition egyeses kezelőpanellel ellátott készülékei akkor is beépíthetők a pult alá, ha a munkalap alatti magasság 82–85 cm. Ebben az esetben a készülék tetejét egy aláépítő szettel (pl. UBS W1/G vagy UBS T1/G) kell pótolni.

A mosógép és a szárítógép kombinációs lehetőségei

Side-by-side vagy toronyba építve




Kombinációs lehetőségek

WA/TR	TEA235WP EU1 LW Active	TCA230WP EU1 LW Active	TSA233WP EU1 LW Active	TEC235WP EU1 LW 8kg	TWC220WP EU1 LW 8kg	TSC223WP EU1 LW 8kg	TEC575WP EU1 LW EcoSpeed&8kg	TWC560WP EU1 LW EcoSpeed&8kg	TSC563WP EU1 LW EcoSpeed&8kg	TWD 260 WP	TEF775WP EU1 LW EcoSpeed&8kg	TWF760WP EU1 LW EcoSpeed&8kg	TSF763WP EU1 LW EcoSpeed&8kg	TWF760WP EU1 LW EcoSpeed&8kg	TEL795WP EU1 LW EcoSpeed&Steam&9kg	TWL780WP EU1 LW EcoSpeed&Steam&9kg	TSL783WP EU1 LW EcoSpeed&Steam&9kg	TWR780WP EU1 LW Eco&Steam&9kg	TWV780WP EU1 LW Passion
WEA035WCS EU1 LW Active	♦	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
WCA030WCS EU1 LW Active	o	♦	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
WSA033WCS EU1 LW Active	o	o	♦	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
WED035WCS EU1 LW 8kg	o	o	o	♦	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
WWD020WCS EU1 LW 8kg	o	o	o	o	♦	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
WSD023WCS EU1 LW 8kg	o	o	o	o	o	♦	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
WED335WCS EU1 LW PWash&8kg	o	o	o	o	o	o	♦	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
WWD320WCS EU1 LW PWash&8kg	o	o	o	o	o	o	o	♦	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
WSD323WCS EU1 LW PWash&8kg	o	o	o	o	o	o	o	o	♦	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
WWD660WCS EU1 LW TDos&8kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o	♦	o	o	o	o	o	o	o	o	o
WEF674WCS EU1 LW TDos&8kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	♦	♦	o	o	o	o	o	o	o
WWF664WCS EU1 LW TDos&8kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	♦	♦	o	o	o	o	o	o
WSF664WCS EU1 LW TDos&8kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	♦	o	o	o	o	o	o
WWG660WCS EU1 LW TDos&9kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	♦	o	o	o	o	o
WEI875WCS EU1 LW PWash&TDos&9kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	♦	o	o	o	o
WWI860WCS EU1 LW PWash&TDos&9kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	♦	o	o	o
WSI863WCS EU1 LW PWash&TDos&9kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	♦	o	o
WWR860WPS EU1 LW PWash&TDos&9kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	♦	o
WWV980WPS EU1 LW Passion	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	♦

♦ = optimális kombinációra vonatkozó javaslat o = kombináció lehetséges, de eltérés mutatkozik pl. a ruhatöltetnél

A két designvonal

W1 (mosógépek) és T1 (szárítógépek) esetén



A Mielénél nem kell önnek a legjobb technológia és a legszebb design közül választani. A készülékosztályok és kivitelek két designvonalban állnak rendelkezésre: ChromeEdition és WhiteEdition.



ChromeEdition

Klasszikus kivitelű készülék, modelltől függően krómozott, grafit-szürke vagy fehér ajtógyűrűvel. A készülékek választhatók egyenes vagy ergonomikusan döntött kezelőpanellel.



WhiteEdition

Friss irányzatok a textilápolás designjában: modelltől függően fehér, fekete vagy aluezüst, kerek designajtóval.

Melyik kezelési koncepciót részesíti előnyben?

M Touch – érintéses vezérlés

A mosó- és szárítógépek innovatív érintőkijelzőjével* gyorsan célba érhet: a kezelés egyszerű és magától értetődő. Mint egy okostelefonnál, a készülék beállításai itt is érintéssel, húzással és görgetéssel végezhetők el a nagy felbontású, szöveges TFT-kijelzőn. A központi kijelzőn fekete háttéren fehér betűk és ikonok jelennek meg, és így az információk tökéletesen láthatóak. Ahol ez a felhasználó útmutatását segíti, ott az információk színes kiemeléssel jelennek meg.



M Touch

Egyszerű funkcióválasztás érintéssel, elhúzással és görgetéssel.



Az Időzítő beállítása a kezelőgombbal



Legördülő menü a kiegészítő információk megjelenítésére és a további funkciók aktiválására

További egyedi kezelési koncepciók

A Miele mosógépek és szárítógépek kezelési koncepciója logikus és intuitív felépítésű: kényelmes forgókapcsolóval a mosási és szárítási programok kiválasztásához, és áttekinthetően elrendezett érintőgombokkal az egyéb funkciókhoz. A gyakorlatban legsűrűbben használt beállítások előzetesen ki vannak választva. Így gyorsan és egyszerűen elindíthatja a programot.

A különböző Miele készüléksorozatok a kezelési koncepció legkülönbözőbb változatait kínálják önnek – de mindig egységes designnal. Így optikailag tökéletesen kombinálhatja a különböző Miele készüléksorozatok mosó- és szárítógépeit.



ComfortSensor

Gyors és intuitív: egysoros kijelző, az Extrák közvetlen kiválasztása érintőgombokkal.



DirectSensor

Egyszerű kezelés egy érintéssel: az Extrák közvetlen kiválasztása az érintőgombokkal.



EasyControl

Egyszerű választás: az Extrák az érintőgomb egyszerű átváltásával kiválaszthatók.

Környezetbarát textilápolás

Hatékony és fenntarthatóság


A Mielénél a fenntartható tevékenység és a hatékony termékek kifejlesztése a vállalat hagyományaihoz tartozik, már több mint 120 éve. Az alapanyagok tudatos összeválogatásának köszönhetően a Miele készülékek többek között hosszú élettartamukkal és nagyon magas újrafeldolgozhatóságukkal emelkednek ki.

Ilyen környezetbarát lehet a szárítás

Ennek megfelelően az új T1 generáció összes szárítója energiahatékony hőszivattyús technológiával van ellátva, így most már legalább az A++ energiahatékonysági osztályt elérik. Az EcoSpeed funkcióval még gyorsabban és a legjobb A+++ energiahatékonysági osztályban száríthatja meg a ruháit. Egy új hőszivattyús egységnek köszönhetően, ami az erőforrás-takarékosság szempontjából is nagy előrelépés: számos műanyag alkatrész esetében innovatív gyártási eljárást alkalmaznak. Ezzel akár 30% anyagot takaríthatunk meg a gyártás során. Ezenkívül újrahasznosított műanyagokat használunk, amelyek újrahasznosításból származnak – ez fontos hozzájárulás a műanyag hulladék elkerüléséhez. Ezenkívül a legtöbb szárító R290 természetes hűtőközeggel van felszerelve, amely teljes mértékben fluor-klór-szénhidrogén (CFC)-mentes, és minimálisra csökkenti a globális felmelegedési potenciált.

Mosás – még fenntarthatóbb módon

A legtöbb Miele mosógép már most teljesíti az új energiacímke szerinti A energiahatékonysági osztály követelményeit, ennek megfelelően különösen környezetkímélő. Készülékeink viszont nem csak a címkén leírtak szerint gazdaságosak: minden Miele mosógép rendelkezik intelligens mennyiségi automatikával. Ez elemzi az aktuális töltetet, és csak annyi vizet és áramot használ, amennyi szükséges. Az EcoFeedback funkciónak köszönhetően pedig pontos visszajelzést kaphat a készüléke áram- és vízfogyasztásáról.





Fedezze fel a tökéletes tisztaság új dimenzióját!
A Miele W1 mosógépek



Látássérült emberek számára

Akadálymentes Miele mosógép GuideLine útmutató rendszerrel

GuideLine – látássérült emberek és a Miele által közösen kifejlesztett szolgáltatás



Meghallgatás, tanulás, megértés: a Miele látássérült emberekkel folytatott beszélgetések és gyakorlati tesztek alapján fejlesztette ki a mosógépek akadálymentes használatára vonatkozó útmutatót. A GuideLine útmutató rendszer a hangjelzések és tapintható kezelési segédfelületek kombinációját kínálva jelentősen hozzájárul az önálló életvitelhez.

A készülék kezelése a látássérült emberek speciális igényeihez lett kialakítva, ahol a használatot hangjelzések és tapintható elemek is segítik.

A kezelőpanelen és a forgókapcsolón kiemelkedő vonalak és szimbólumok vannak, melyek egyszerűen kitapogathatók és biztonságosan végigvezetnek a beállításokon. Emellett minden kezelési műveletet hangjelzés is kísér. A különböző beállítások hangjelzései eltérőek, ezáltal leegyszerűsítik az önálló kezelést.

Emellett minden mosógéphez USB-pendrive-ot is mellékelünk, melyen a felolvasott használati útmutató DAISY-formátumban megtalálható.





Tapintható és hallható kezelésségítő jelzések



Tapintható segédeszközök

A forgókapcsoló körül, az egyes mosó-programoknál tapintható pontok találhatók. A „KI” állást kör jelzi. A kapcsoló elforgatásával választható ki a program, és a készülék automatikusan bekapcsol. A kiválasztott pozíciót egy, a forgógombon lévő bemetszés jelzi.



Vezetővonalak és szimbólumok

Ha a hőmérséklet, a centrifugálási fordulatszám vagy más Extra funkciók gyáritól eltérő beállítása szükséges, akkor egy vezetővonal irányítja el a felhasználót az érintőpanelhez. Itt elvégezhetők az egyedi beállítások. Minden kiválasztási terület jelentősen eltérő tapintható szimbólummal van ellátva.



Hangjelzések

Minden, a forgókapcsolóval kiválasztott programhoz és az érintőpanelen megadott beállítás-hoz hangjelzés tartozik. A készülék be- és kikapcsolásakor egy összetéveszthetetlen be-, illetve kikapcsolási dallam játszódik le. A hőmérséklet és fordulatszám beállításait eltérő hangok jelzik. A hangjelzések fontos és megbízható tájékoztató segítséget jelentenek, és biztonságot nyújtanak a program kiválasztása során.



Érjen el mindig tökéletes eredményeket: az innovatív TwinDos® adagolórendszernek köszönhetően az UltraPhase 1 és 2 integrált mosószer adagolása teljesen automatikusan történik, így akár 30% mosószerrel is megtakaríthat a kézi adagoláshoz képest.

Az UltraPhase 1 tökéletes tisztaságot garantál a sugárzóan fehér és a világítóan színes textíliákért. Az UltraPhase 2 mosószerrel a fehérítő mosási folyamathoz való hozzáadása optimális időpontban történik, így a makacs foltok is maradéktalanul eltávolíthatók.

TwinDos® automatikus mosószer- adagolás* – Innováció a legjobb eredményekért.



A Hohenstein Intézet az UltraPhase 1 és UltraPhase 2 Miele mosószerekkel történő használat esetében vizsgálta meg az automatikus 2 fázisú adagolórendszer tulajdonságait. A vizsgálatok igazolták a kiváló mosóhatást a feltöltésváltás, a fehérség, a beszürkülés megakadályozása és az adagolási pontosság tekintetében.



A Miele kétfázisú rendszere alaposabban és tisztábban mos, mint a hagyományos folyékony mosószerek, és nem tartalmaz fehérítőszert, mivel ez rontaná az egyéb összetevők hatását.

A Miele UltraPhase 1 és 2 elkülönített tárolásának és adagolásának köszönhetően lehetőség nyílik a fehérítő használatára a TwinDos® rendszerben.



Az UltraPhase 1 hatóanyagai fellazítják a szennyeződést, és eltávolítják az olyan foltokat, mint az olaj, a zsír, a fehérje és a keményítő. Az UltraPhase 2 mosószerral a fehérítő optimális időpontban kerül a mosási folyamatba, és még az olyan makacs foltokat is eltávolítja, mint pl. a kávé, a tea, a gyümölcslé vagy a vörösbor. Ismerje meg a Miele kémiai laboratóriumát, valamint az UltraPhase 1 és UltraPhase 2 tisztítási teljesítményét a www.miele.hu oldalon (Termékek – Miele tisztítószerek).



Érzékeny bőre kímélésére UltraPhase 1 és 2 tisztítószereink már Sensitive változatban is kaphatók, mely teljesen mentes a színezékektől és illatanyagoktól. Segítségével megadhatja bőrének a megérdemelt nyugalmat és az allergia már a múlté. És a ruhák? Optimális tisztaság és maximális ápolás – melyben mindig megbízhat.

Tökéletes összjáték a nagyobb fenntarthatóságért



Takarékos minden élethelyzetben:
a TwinDos® automatikus adagolórendszernek és a PowerWash kiváló tisztítási teljesítményének köszönhetően maximális hatékonysággal moshat. A praktikus SingleWash Extra funkcióval akár egyetlen ruhadarabot is moshat takarékosan. Így minden használatkor akár 40% mosószert* és akár 60% energiát és időt** is megtakaríthat.

* automatikus adagolás SingleWash nélkül rendszerrel összehasonlítva

** a „Könnyen kezelhető 40 °C” programban a PowerWash és SingleWash nélküli Miele mosógépekkel szemben.

Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele mosógépek fő tulajdonságai* – áttekintés

Exkluzív a Mielétől TwinDos® automatikus mosószer-adagolás¹⁾

A legjobb folyékonymosószer-rendszer egy gombnyomással.

A TwinDos® automatikus adagolása nem csupán praktikus, hanem egyúttal tökéletes tisztaságot is garantál:


az UltraPhase 1 és 2 révén készüléke a legjobb folyékonymosószer-rendszeré válik.

A TwinDos® a mindenkor optimális időpontban adagolja a mosási folyamatba az UltraPhase 1 és UltraPhase 2 mosószereket, ezáltal pedig a legmagasabb tisztítóhatást éri el. Mindezen felül a TwinDos® annyira precízen adagolja a mosószert, hogy az a kézi adagoláshoz képest akár 30%-os megtakarítást is eredményezhet.



Exkluzív a Mielétől Innovatív PowerWash mosási technológia

A legmagasabb szintű mosási teljesítmény és sebesség kombinálva a legmagasabb energiahatékonysággal, nagy és kis mosáshoz.



Exkluzív a Mielétől 20 éves élettartamra tesztelve.²⁾

Míg egyes autómotorokat 3 000 órán keresztül tesztelnek, addig mi akár 10 000 órán át teszteljük a teljesítmény állandóságát.




Exkluzív a Mielétől Pontos adagolás a CapDosing segítségével³⁾

Egyszerű és fenntartható: a CapDosing a speciális mosószert, az öblítőt és az adalékot optimálisan adagolja.



SteamCare gőzölőrendszer⁴⁾

Maximális alkalmazási sokszínűség: a SteamCare-rel kedvenc ruháját egyszerűen felfrissítheti és kiszimthatja.



Aranyfokozatú vírus Higiénia

Higiénikus tisztaság: a TwinDos® és a PowerWash a vírusok, pl. a koronavírus több mint 99,9%-át eltávolítja.⁵⁾

* modellfüggő

** Egy-egy flakon UltraPhase 1 + 2 mosószer mellékelve van a készülékhez, a további flakonokat a mellékelt kupon beváltásával kaphatja meg.

*** A számítás alapja: 28 hét, heti 5 mosás

¹⁾ TwinDos® szabadalom: EP 2 784 205

²⁾ A W1 sorozatú mosógépek fejlesztési fázisában a Miele 5 000 mosási ciklussal (= heti 5 mosás, egy év alatt 50 hétig), különböző programokban ellenőrizte a modelleket és az alapvető alkatrészeket. Bővebb információ: miele.hu/20ev

³⁾ CapDosing szabadalom: EP 2 365 120

⁴⁾ SteamCare szabadalom: EP 2 006 432

⁵⁾ Az Albstadt-Sigmaringen Egyetem által tudományosan megvizsgálva, és az InFluenc_H. Integratív Higiéniai és Virologiai Intézet által arany minősítéssel kitüntetve. Minden TwinDos® és PowerWash felszereltségű modellre érvényes, a Pamut – higiénia 60 °C programban és az AllergoWash Extrában. A módszertani leírás a www.miele.com/wa-c honlapon olvasható

Milyen további kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele mosógépek további termékelőnyeinek* áttekintése




Exkluzív a Mielétől **QuickPowerWash¹⁾**
Gyors és alapos: A osztályú mosási teljesítmény kevesebb, mint 49 perc alatt.



Exkluzív a Mielétől **Textilkímélő dob**
Simogatóan lágy: méhsejtcellás szerkezetének köszönhetően a textilkímélő dobban finom vízfilmen siklanak a ruhák.



A TwinDos[®] és a SingleWash hatékony kombinációja
Hatékony: a TwinDos[®] és a SingleWash akár 40% mosószert²⁾ és akár 60% energiát és időt takarít meg³⁾.



Elővasalás gőzzel
50%-kal kevesebb vasalás – simítás rögtön a mosási program után.



Folt opció
Intenzív tisztítás: a mosási folyamat a foltok kezeléséhez igazodik.



MultiLingua
Sokoldalú tehetség: a kijelzőn több nyelv is beállítható, biztosítva az információk optimális érthetőségét.



Energiahatékonyság
Egyértelműen példaértékű: legjobb energiahatékonysági osztály, optimális mosási eredmény rövid működési idők mellett.



Mennyiségi automatika
Mennyiségi tanulmány Miele módra: kevesebb ruhatöltet, kevesebb víz- és áramfogyasztás. Teljesen automatikusan.



EcoFeedback
A fogyasztási értékek szem előtt tartása: e funkció révén pontosan ellenőrizheti az áram- és vízfogyasztást.



Meleg víz

Az alacsony fogyasztásért: a 2. csatlakozással áramot takarít meg, ha a meleg vizet pl. napenergiával állítja elő.



Exkluzív a Mielétől

SingleWash

Hatékony megoldás egy-egy ruhához: kedvenc blúzát példátlanul gyorsan, takarékosan és kímélő módon mossa ki.



ProfiEco motor⁴⁾

Erős és takarékos: inverter meghajtású ProfiEco motorjaink a kopásmentes, csendes és energiatakarékos működéshez.



Vízvédelmi garancia⁵⁾

Maximálisan biztonságos: a vízvédelmi rendszer meghibásodásából eredő anyagi kár költségét a Miele 20 évig átvállalja.



Waterproof-rendszer (WPS)

Duplán jobban tart: szivárgásnál egy második mágnesszelep állítja le a vízvezetést közvetlenül az elzárócsapnál.



WaterControl-rendszer (WCS)

Minden szárazon: a WCS felügyeli a vízbefolyást, és észleli a szivárgást, valamint a fenéklemezben összegyűlt vizet.




AddLoad

Élvezze a maximális kényelmet: a ruhákat a program indítása után is kényelmesen utántöltheti vagy kivetheti.



Ellenőrzött higiénia⁶⁾

A Rhein-Waal Egyetem vizsgálata szerint az AllergoWash funkcióval a baktériumok akár 99,99%-a eltűnik.



Hálózatba kapcsolt háztartási készülékek a Miele@home⁷⁾ révén

Tegye okossá életét: a Miele@home segítségével okosan hálózatba kapcsolhatja készülékeit – a több lehetőségért.

* modellől függően ¹⁾ A wfk által tesztelve és tanúsítva. ²⁾ automatikus adagolás SingleWash nélküli rendszerrel összehasonlítva ³⁾ a „Könnyen kezelhető 40 °C” programban összehasonlítva PowerWash és SingleWash nélküli készülékekkel

⁴⁾ ProfiEco Motor szabadalom EP 2 840 679 ⁵⁾ Lásd még a szójegyzéket. A részletek a garanciajegy vízvédelmi garanciális feltételeinél találhatóak. ⁶⁾ A higiéniai teszt módszertani leírása megtalálható a www.miele.de oldalon. ⁷⁾ A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modellől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.

Milyen mosóprogramok fontosak önnek?

Adott textíliának megfelelő speciális programok*



Felfrissítés/végső gőzölés

Kevesebb vasalás: a száraz vagy nedves, frissen mosott ruhák utókezelése 50%-kal csökkenti a vasalási igényt.



**Exkluzív
a Mielétől**

Automatikus plusz

Vegyes ruhákhoz: a pamut és a könnyen kezelhető ruhákat kényelmesen, egy ruhatöltetben kombinálhatja.



Pamut – higiénia

Jó tudni: a magasabb vízszint és a hőmérséklet hosszabb időn át való megtartása megbízhatóan elpusztítja a kórokozókat és az atkákat.



Tollal töltött ruhák/pehelypaplak

Teljes térfogat: a tollal töltött anyagok, pl. kabátok vagy pelyhepaplak lazák maradnak, és megőrzik alakjukat.



Sötét ruha/Farmer

Nincs fakulás: a textilek sokáig megőrzik színüket anélkül, hogy csúnya csíkok és gyűrődések keletkeznének rajtuk.



**Exkluzív
a Mielétől**

Expressz 20¹⁾

Gyors felfrissítés: ezzel az enyhén szennyezett és kis mennyiségű ruhák gyorsan ismét rendelkezésre állnak.




Kímélő

Kíméletes és lágy: a szintetikus textíliák ezzel a speciális programmal sokáig szépek maradnak, és tökéletesen megőrzik alakjukat.



Függönyök

Sugárzóan tiszta: az automatikus előmosás már feloldja a port és a szennyeződést, ezt követi az intenzív mosás.



Impregnálás

A lehető legjobb hatás: a termikus rögzítés optimális vízlepergetési funkciót biztosít.



Fejpárnák

Csodálatosan friss: még a szintetikus anyaggal töltött, nagy fejpárnák is szinte megújulnak.




Új textiliák

Ápoltan formában: az újonnan vásárolt ruhadarabok kíméletes tisztítása, a forma és a szín tökéletes megővésével.



Ingek/blúzok

Gyűrődés ellen: csökkenti a gyűrődést, és érezhetően megkönnyíti az ingek és a blúzok vasalását.



Outdoor

A legjobb ápolás a funkció elvesztése nélkül: az Outdoor szabadidőruhák kiváló minőségű textiliái minden időben megőrzik funkcionalitásukat.



Exkluzív a Mielétől

QuickPowerWash²⁾

Gyors és alapos: A osztályú mosási teljesítmény kevesebb, mint 49 perc alatt.



Selyem

Csillogó ápolás: a gyapjút nem tartalmazó, kézi mosást igénylő textiliák rendkívül kíméletesen moshatók.



Sportcipők

Bajnokoknak: a speciális kímélő program kíméletesen és hatékonyan tisztítja a mosható sportcipőket.



Sportruházat

A fitnessprogram: a sportruházat a lehető legrövidebb időn belül ismét használatra kész.



Gyapjú

Nem megy össze, nem filcesedik: az érzékeny gyapjútextiliák különösen kíméletes és értéküket megőrző ápolása.

* modellfüggő

¹⁾ Szabadalom: DE 10 2007 037 159

²⁾ A wfk által tesztelve és tanúsítva

Az ikonok jelentése

Az előtöltős mosógépek ikonjainak áttekintése

Energihatékonysági osztály

A készülék energiahatékonysági osztályát mutatja.



Az A+++ és G közötti energiasztályok vannak feltüntetve.

Textilkímélő dob

A dob típusát és töltetmennyiségét jelzi.



Textilkímélő dob 1–9 kg töltetmennyiséggel.

Adagolórendszer

Azt jelzi, hogy a készülék milyen automatikus adagolási rendszerrel rendelkezik.



A legjobb tisztítási eredmények a Miele 2 fázisú rendszerének és a kényelmes adagolásnak köszönhetően.

PowerWash

Azt jelzi, hogy a készülék el van-e látva PowerWash mosási technológiával.



A Miele mosástechnológia a legjobb mosási teljesítményt és a rövid programidőket kombinálja nagy energiahatékonysággal.

CapDosing¹⁾

Azt jelzi, hogy a készülék rendelkezik-e CapDosing opcióval.



Adagolja be egyszerűen, adagoló kapszulákkal a speciális mosószert, az öblítőt és az adalékot.



Simító funkciók

Azt jelzi, hogy a készülék milyen simító funkciókkal rendelkezik.



50%-kal kevesebb vasalás – maximálisan sokrétű használhatóság: mosóprogram után vagy különálló simítóprogramként.

Előtöltős



	WCA 030 WCS Active	WEA 035 WCS Active	WED 035 WCS 8kg	WED 335 WCS PWash&8kg
Kialakítás				
Toronyba állítható	•	•	•	•
Alátolható	•	•	•	•
Aláépíthető	-	-	-	-
Ajtó nyitási iránya	jobb	jobb	jobb	jobb
Centrifugálás				
Max. centrifugálási fordulatszám	1400	1400	1400	-
Design				
Ajtó design	lótuszfehér	grafitszürke Pearlfinish	grafitszürke Pearlfinish	grafitszürke Pearlfinish
Panel kivitele	döntött	döntött	döntött	döntött
Kijelző	-	-	DirectSensor, fehér, 7-szegm.	DirectSensor, fehér, 7-szegm.
Kezelési kényelem				
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	-	-	-	-
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•	•	•	•
Pontos idő kijelzése	-	-	-	-
Dobmegvilágítás	-	-	-	-
MultiLingua	-	-	-	-
AddLoad	•	•	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Centrifugálás-hatékonyági osztály	B	B	B	B
Lev. ben ter. aku. zajkib. (dB)	72	72	72	70
Melegvíz-csatlakozás	-	-	-	-
EcoFeedback	-	-	-	-
ProfiEco motor	•	•	•	-
Mosóprogramok				
QuickPowerWash	-	-	-	•
Ingek/blúzok	-	-	•	•
Selyem (kézi mosás)	-	-	-	-
Gyapjú (kézi mosás)	•	•	•	•
Expressz 20	•	•	•	•
Outdoor	•	•	•	-
Impregnálás	•	•	•	•
Sportruházat	-	-	-	-
Pehelypaplan	-	-	-	-
Tollal töltött ruhák	-	-	-	-
Pamut – higiénia	-	-	-	-
Extrák				
SingleWash	-	-	-	-
Rövid	•	•	•	•
Áztatás	•	•	-	-
Előmosás	-	-	•	•
Extra halk	-	-	-	-
Elővasalás	-	-	•	•
AllergoWash	-	-	-	-
Biztonság				
Vízvédelmi rendszer	Watercontrol rendszer	Watercontrol rendszer	Watercontrol rendszer	Watercontrol rendszer
Gyerekszár	-	-	-	-
Műszaki adatok				
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1054	1054	1054	-
Készülék mélys. ajtó nélk. (mm)	600	600	600	-
Mellékelt tartozékok				
3 kapszula	-	-	-	-
UltraPhase 1+2	-	-	-	-
Miele mosószerkupon	-	-	-	-
Kupon 5 flakon Miele UltraPhase mosószerhez	-	-	-	-
Panel színe				
Lótuszfehér	•	•	•	•


Előltöltős



AG A			AG A			AG B		AG A	

	WEF 674 WCS TDos&8kg	WEI 875 WCS PWash&TDos&9kg	WSA 033 WCS Active	WSD 023 WCS 8kg
Kialakítás				
Toronyba állítható	•	•	•	•
Alátolható	•	•	•	•
Aláépíthető	–	–	–	–
Ajtó nyitási iránya	jobb	jobb	jobb	jobb
Centrifugálás				
Max. centrifugálási fordulatszám	1600	1600	1400	1400
Design				
Ajtó design	–	–	lótuszfehér	–
Panel kivitele	döntött	döntött	döntött	5°-ban döntött
Kijelző	DirectSensor, fehér, 7-szegm.	ComfortSensor, fehér, 1 soros	–	DirectSensor, sárga, 7-szegm.
Kezelési kényelem				
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•	–	–
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•	•	•	•
Pontos idő kijelzése	–	–	–	–
Dobmegvilágítás	–	LED	–	–
MultiLingua	–	•	–	–
AddLoad	•	•	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Centrifugálás-hatékonyági osztály	A	A	B	B
Lev.ben ter. aku. zajkib. (dB)	69	68	72	72
Melegvíz-csatlakozás	–	–	–	–
EcoFeedback	–	•	–	–
ProfEco motor	•	•	•	•
Mosóprogramok				
QuickPowerWash	–	•	–	–
Ingek/blúzok	•	•	–	•
Selyem (kézi mosás)	–	•	–	–
Gyapjú (kézi mosás)	•	•	•	•
Expressz 20	•	döntött	•	•
Outdoor	–	•	•	•
Impregnálás	•	•	•	•
Sportruházat	–	•	–	–
Pehelypaplan	–	•	–	–
Tollal töltött ruhák	–	•	–	–
Pamut – higiénia	–	•	–	–
Extrák				
SingleWash	–	•	–	–
Rövid	•	•	•	•
Áztatás	–	•	•	–
Előmosás	–	•	–	•
Extra halk	–	•	–	–
Elővasalás	•	•	–	•
AllergoWash	–	•	–	–
Biztonság				
Vízvédelmi rendszer	Watercontrol rendszer	Watercontrol rendszer	Watercontrol rendszer	Watercontrol rendszer
Gyerekszár	–	•	–	–
Műszaki adatok				
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1054	1054	1054	–
Készülék mélys. ajtó nélkül (mm)	600	600	600	–
Mellékelt tartozékok				
3 kapszula	•	•	–	–
UltraPhase 1+2	•	•	–	–
Miele mosószerkupon	–	–	–	–
Kupon 5 flakon Miele UltraPhase mosószerhez	•	•	–	–
Panel színe				
Lótuszfehér	•	•	•	•

Előltöltős




	WSD 323 WCS PWash&8kg	WSF 664 WCS TDos&8kg	WSI 863 WCS PWash&TDos&9kg	WWD 020 WCS 8kg
Kialakítás				
Toronyba állítható	•	•	•	•
Alátolható	•	•	•	•
Aláépíthető	–	–	–	–
Ajtó nyitási iránya	jobb	jobb	jobb	jobb
Centrifugálás				
Max. centrifugálási fordulatszám	1400	1600	1600	1400
Design				
Ajtó design	–	obszidiánfekete fehér gyűrűvel	obszidiánfekete fehér gyűrűvel	obszidiánfekete fehér gyűrűvel
Panel kivitele	5° -ban döntött	5° -ban döntött	5° -ban döntött	5° -ban döntött
Kijelző	DirectSensor, sárga, 7-szegm.	DirectSensor, fehér, 7-szegm.	ComfortSensor, fehér, 1 soros	DirectSensor, sárga, 7-szegm.
Kezelési kényelem				
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	–	•	•	–
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•	•	•	•
Pontos idő kijelzése	–	–	–	–
Dobmegvilágítás	–	–	–	–
MultiLingua	–	–	•	–
AddLoad	•	•	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Centrifugálás-hatékonyági osztály	B	A	A	B
Lev.ben ter. aku. zajkib. (dB)	70	69	68	72
Melegvíz-csatlakozás	–	–	–	–
EcoFeedback	–	–	•	–
ProfEco motor	•	•	•	•
Mosóprogramok				
QuickPowerWash	•	–	•	–
Ingek/blúzok	•	•	•	•
Selyem (kézi mosás)	–	–	•	–
Gyapjú (kézi mosás)	•	•	•	•
Expressz 20	•	•	•	•
Outdoor	–	–	•	•
Impregnálás	•	•	•	•
Sportruházat	–	–	•	–
Pehelypaplan	–	–	•	–
Tollal töltött ruhák	–	–	•	–
Pamut – higiénia	–	–	•	–
Extrák				
SingleWash	–	–	•	–
Rövid	•	•	•	•
Áztatás	–	–	•	–
Előmosás	•	–	•	•
Extra halk	–	–	•	–
Elővasalás	•	•	•	•
AllergoWash	–	–	•	–
Biztonság				
Vízvédelmi rendszer	Watercontrol rendszer	Watercontrol rendszer	Watercontrol rendszer	Watercontrol rendszer
Gyerekszár	–	–	•	–
Műszaki adatok				
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1077	1077	1077	–
Készülék mélys. ajtó nélkül. (mm)	–	–	–	–
Mellékelt tartozékok				
3 kapszula	–	•	•	–
UltraPhase 1+2	–	•	•	–
Miele mosószerkupon	–	–	–	–
Kupon 5 flakon Miele UltraPhase mosószerhez	–	•	•	–
Panel színe				
Lótuszfehér	•	•	•	•

Előtöltős



	WWD 320 WCS PWash&8kg	WWD 660 WCS TDos&8kg	WWF 664 WCS TDos&8kg	WWG 660 WCS TDos&9kg
Kialakítás				
Toronyba állítható	•	•	•	•
Alátolható	•	•	•	•
Aláépíthető	–	–	–	–
Ajtó nyitási iránya	jobb	jobb	jobb	jobb
Centrifugálás				
Max. centrifugálási fordulatszám	1400	1400	1600	1400
Design				
Ajtó design	obszidiánfekete fehér gyűrűvel	obszidiánfekete fehér gyűrűvel	obszidiánfekete fehér gyűrűvel	obszidiánfekete fehér gyűrűvel
Panel kivitele	5° -ban döntött	5° -ban döntött	5° -ban döntött	5° -ban döntött
Kijelző	DirectSensor, sárga, 7-szegm.	DirectSensor, sárga, 7-szegm.	DirectSensor, fehér, 7-szegm.	ComfortSensor, fehér, 1 soros
Kezelési kényelem				
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	–	•	•	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•	•	•	•
Pontos idő kijelzése	–	–	–	–
Dobmegvilágítás	–	–	–	–
MultiLingua	–	–	–	•
AddLoad	•	•	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Centrifugálás-hatékonyági osztály	B	B	A	B
Lev.ben ter. aku. zajkib. (dB)	70	70	69	68
Melegvíz-csatlakozás	–	–	–	–
EcoFeedback	–	–	–	–
ProfiEco motor	•	•	•	•
Mosóprogramok				
QuickPowerWash	•	–	–	–
Ingek/blúzok	•	•	•	•
Selyem (kézi mosás)	–	–	–	•
Gyapjú (kézi mosás)	•	•	•	•
Expressz 20	•	•	•	•
Outdoor	•	–	–	•
Impregnálás	•	•	•	•
Sportruházat	–	–	–	•
Pehelypaplan	–	–	–	–
Tollal töltött ruhák	–	–	–	–
Pamut – higiénia	–	–	–	–
Extrák				
SingleWash	–	–	–	–
Rövid	•	•	•	•
Áztatás	–	–	–	•
Előmosás	•	–	–	•
Extra halk	–	–	–	•
Elővasalás	•	•	•	•
AllergoWash	–	–	–	•
Biztonság				
Vízvédelmi rendszer	Watercontrol rendszer	Watercontrol rendszer	Watercontrol rendszer	Watercontrol rendszer
Gyerekszár	–	–	–	•
Műszaki adatok				
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1077	1077	1077	1077
Készülék mélys. ajtó nélk. (mm)	–	–	–	–
Mellékelt tartozékok				
3 kapszula	–	–	•	•
UltraPhase 1+2	–	•	•	•
Miele mosószerkupon	–	–	–	–
Kupon 5 flakon Miele UltraPhase mosószerhez	–	•	•	•
Panel színe				
Lótuszfehér	•	•	•	•

Előltöltős



	WWI 860 WCS PWash&TDos&9kg	WWR 860 WPS PWash&TDos&9kg	WWV 980 WPS Passion
Kialakítás			
Toronyba állítható	•	•	•
Alátolható	•	•	•
Aláépíthető	–	–	–
Ajtó nyitási iránya	jobb	jobb	jobb
Centrifugálás			
Max. centrifugálási fordulatszám	1600	1600	1600
Design			
Ajtó design	obsziánfekete krómgyűrűvel	lótuszfehér krómgyűrűvel	aluezüst krómgyűrűvel
Panel kivitele	5° -ban döntött	5° -ban döntött	5° -ban döntött
Kijelző	ComfortSensor, fehér, 1 soros	MTouch	MTouch
Kezelési kényelem			
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•	•	•
Pontos idő kijelzése	–	•	•
Dobmegvilágítás	–	LED	LED
MultiLingua	•	•	•
AddLoad	•	•	•
Hatékony és fenntarthatóság			
Centrifugálás-hatékonyági osztály	A	A	A
Lev.ben ter. aku. zajkib. (dB)	68	68	67
Melegvíz-csatlakozás	–	–	•
EcoFeedback	•	•	•
ProfEco motor	•	•	•
Mosóprogramok			
QuickPowerWash	•	•	•
Ingek/blúzok	•	•	•
Selyem (kézi mosás)	•	•	•
Gyapjú (kézi mosás)	•	•	•
Expressz 20	•	•	•
Outdoor	•	•	•
Impregnálás	•	•	•
Sportruházat	•	•	•
Pehelypaplan	•	•	•
Tollal töltött ruhák	•	•	•
Pamut – higiénia	•	•	•
Extrák			
SingleWash	•	•	•
Rövid	•	•	•
Áztatás	•	•	•
Előmosás	•	•	•
Extra halk	•	•	•
Elővasalás	•	•	•
AllergoWash	•	•	•
Biztonság			
Vízvédelmi rendszer	Watercontrol rendszer	Waterproof rendszer	Waterproof rendszer
Gyerekszár	•	•	•
Műszaki adatok			
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1077	1077	1077
Készülék mélys. ajtó nélkül. (mm)	–	–	–
Mellékelt tartozékok			
3 kapszula	•	–	•
UltraPhase 1+2	•	•	•
Miele mosószerkupon	–	–	–
Kupon 5 flakon Miele UltraPhase mosószerhez	•	•	•
Panel színe			
Lótuszfehér	•	•	•

Hasznos információk részletesen

A Miele mosógépek szószedete

AddLoad

Mindegy, hogy farmer, blúz vagy csak egy zokni: az AddLoad funkciónak köszönhetően még röviddel a mosás vége előtt is egyszerűen hozzáadhatja a kifelejtett ruhadarabokat. Így csak öblítéshez vagy centrifugáláshoz is hozzátehet vagy elvehet ruhákat. Így maximálisan rugalmassá teheti mindennapjait.

20 éves élettartamra tesztelve.¹⁾

Míg egyes autómotorokat 3 000 órán keresztül tesztelnek, addig mi akár 10 000 órán át teszteljük a teljesítmény állandóságát.¹⁾ Éjjel és nappal. Átfogó és precíz módon. Hogy évről évre garantálhassuk a kiemelkedő eredményeket.

TwinDos® automatikus mosószer-adagolás²⁾

A TwinDos® automatikus adagolása nem csupán praktikus, hanem egyúttal tökéletes tisztaságot is garantál: az UltraPhase 1 és 2 révén készüléke a legjobb folyékonymosószer-rendszerre válik. A maximális tisztítóhatáshoz a TwinDos® a mindenkor optimális időpontban adagolja a mosási folyamatba az UltraPhase 1 és UltraPhase 2 mosószereket, ezáltal pedig a legmagasabb tisztítóhatást éri el. Mindezen felül a TwinDos® annyira precízen adagolja a mosószert, hogy az a kézi adagoláshoz képest akár 30%-os megtakarítást is eredményezhet.

SteamCare gőzölőrendszer³⁾

A Miele SteamCare funkciója megkönnyíti a textilápolást. A Felfrissítés programmal a rövid ideig hordott ruhák szagát megbízhatóan eltávolíthatja – mosás nélkül. Így ruhájának kellemes frissességet kölcsönöz. A már kimosott textíliák a FinishSteam programnak köszönhetően a gépben simításra kerülnek – ez akár 50%-os vasalási erőfeszítést takarít meg⁴⁾ és nagyobb szabadságot biztosít.

EcoFeedback

Az EcoFeedback funkcióval ellátott Miele mosógépek pontos visszajelzést adnak önnek az aktuális áram- és vízfogyasztásról. Így mindig teljesen ellenőrzése alatt tarthatja a költségeket. Programindítás előtt előrejelzést kérhet a választott program fogyasztásáról. A program befejezése után a készülék megjeleníti a pontos fogyasztási adatokat, melyek a ruhatöltéttől függően változhatnak.

A TwinDos® és a SingleWash hatékony kombinációja

Takarékos minden élethelyzetben: a TwinDos® automatikus adagolórendszernek és a PowerWash kiváló tisztítási teljesítményének köszönhetően ön maximális hatékonysággal moshat. A praktikus SingleWash Extra funkcióval akár egyetlen ruhadarabot is moshat takarékosan. Így minden használatkor akár 40% mosószert⁵⁾ és akár 60% energiát és időt** is megtakaríthat⁶⁾.

Energiahatékonyság

A Miele mosógépek környezetbarátak, és csak annyi vizet és áramot használnak, amennyi szükséges. Sok modell már ma a legmagasabbnak számító A energiahatékonysági osztályba tartozik.

Folt opció

A folt opciónak köszönhetően a program lefutása igazodik a macacs foltok eltávolításához. Így például előmosásra is sor kerül, és a főmosás időtartama is hosszabb lesz. Az alapváltozatnál ön hét folttypusból egyet választhat. A csúcskategóriás változat⁷⁾ akár 23 különböző folt tisztítását kínálja, amelyből egyidejűleg hármat választhat ki. Ezenkívül a kijelzőn hasznos tippeket és tudnivalókat olvashat.

Ellenőrzött higiénia

A Mielével a mosnivaló nem egyszerűen tiszta, hanem higiéniailag is kifogástalan lesz. A „Könnyen kezelhető 40 °C” program Allergo-Wash Extrával, valamint (ha a modellen elérhető) a „Pamut – higiénia 60 °C” program biztosan eltávolítja az E. coli és S. aureus baktériumok több mint 99,99%-át. Ezt a Rhein-Waal Egyetem vizsgálata is megerősítette.⁸⁾

Miele@home – hálózatba kapcsolt készülékek⁹⁾

Innovatív Miele@home rendszerünkkel maximálisan kihasználhatja a Miele készülékek lehetőségeit, és okosabbá teheti mindennapjait. Minden intelligens Miele háztartási készülék kényelmesen, biztonságosan hálózatba kapcsolható. A kezelés egyszerű: Miele App-pal, hangvezérléssel vagy integrálással meglévő otthoni okos megoldásokba. A hálózatba kapcsolás az otthoni Wi-Fi routeren és a Miele Cloudon keresztül történik.

Innovatív PowerWash mosási technológia

A PowerWash maximális szintű tisztítási teljesítményt kínál – sőt, a QuickPowerWash program segítségével csupán 49 perc alatt. A PowerWash funkcióval ellátott összes mosógép könnyedén teljesíti a legmagasabb A energiahatékonysági osztály követelményeit, és kis töltet mellett is gazdaságos a fogyasztásuk. Mindez a Spin&Spray technológiának köszönhető, amely nagyon alacsony vízszinttel működik – ezzel felfűtési energia takarítható meg.

Mennyiségi automatika

Minden Miele mosógép fel van szerelve az intelligens mennyiségi automatikával. Ez kielemezi az aktuális ruhatöltetet, és csak annyi vizet és áramot használ, amennyire az optimális tisztítási és öblítési eredményhez szükség van.

MultiLingua

A készülék az utasításokat és kijelzéseket különféle nyelveken is meg tudja jeleníteni, hogy minden információt megértsen. A nyelvi menüben egyszerűen válassza ki a kívánt nyelvet. Egy kis zászló segít a tájékozódásban. Így könnyedén eligazodik – még akkor is, ha olyan nyelvet állított be, melyet nem is ért meg.

Pontos adagolás a CapDosing segítségével¹⁰⁾

A ruháit érintő különleges alkalmazások könnyen megoldhatók a Miele adagoló kapszulákkal. Ezek 100%-ban újrahasznosított műanyagból készülnek, és egyszerűen az öblítőrekeszbe kell helyezni őket. A mosószer adagolása a mosási folyamathoz így tökéletes – túl- vagy aluladagolás többé nem fordulhat elő. Speciális mosószereket, öblítőszereket kínálunk, pl. erős szennyeződésekre a Booster, pamut-hoz a CottonRepair kapszulát.

ProfiEco motor¹¹⁾

A Miele ProfiEco motorja nagy teljesítményű inverter meghajtású, ráadásul különösen takarékos és halk. Mivel a motor elektronikus vezérlésű, nincs szüksége szénkefére, ezért kopásmentes. A kényelmes és hatékony textilápolásért, éveken keresztül.

QuickPowerWash¹²⁾

„A” osztályú mosási teljesítmény csupán 49 perc alatt – szinte hihetetlen. A QuickPowerWash segítségével a Miele meglepően rövid idő alatt ér el magas tisztítási teljesítményt.

Textilkímélő dob

A Miele textilkímélő dob méhsejtcellás felületén finom vízfilm képződik a dob fala és a textíliák között. Ezen a ruhák finoman siklanak végig optimális védelmet élvezve. A dob falán lévő kicsi, kerekített peremű lyukak gondoskodnak arról, hogy a szöveten ne képződjenek csomók és szálkihúzások. Az idegen tárgyak, például az iratkapcsok vagy a melltartó kapcsai már nem juthatnak be a lúgszivattyúba.

SingleWash

Gyorsan ki szeretné mosni a kedvenc blúzt ma estére, de nincs tele a szennyeskosár? A ruhadarabok egyesével történő mosása ökológiailag elfogadhatatlan – ki nem ismeri ezt a dilemmát? A Miele megoldása: SingleWash. Ezt az Extrát számos programhoz kiválaszthatja. A készülék optimálisan beállítja a program futási idejét, a víz és az áramfogyasztást legfeljebb 1 kg ruhatöltetig. Az egyes darabok mosása soha nem volt ilyen gyors és gazdaságos.

Aranyfokozatú vírus Higiénia

Gondtalan textilápolás: a TwinDos automatikus adagolás, az UltraPhase 1 és UltraPhase 2, illetve a PowerWash kiváló tisztítóhatása kombinációjának köszönhetően a vírusok több mint 99,9%-át megbízhatóan eltávolítja. Ezt az Albstadt-Sigmaringen Egyetem vizsgálata is megerősítette. A „Pamut higiénia 60 °C” program az „AllergoWash” Extrával mind a burkos korona- vagy influenzavírusok, mind a burkok nélküli vírusok ellen hatásos.¹³⁾

Elővasalás gőzzel

Az Elővasalás Extrával akár 50%-kal is csökkentheti a vasalási időt. A mosóprogram végén egy simító program következik. Ennek során a ruhák a nedvesen meleg dobban mozognak és a gőznek köszönhetően kismulnak.

Meleg víz

Egyes Miele mosógépek kiegészítő csatlakozással rendelkeznek meleg-, kút- vagy esővízhez. A melegvíz-csatlakozással energiát takarít meg, ha a vízmelegítéshez például napenergiás technológiát használ. Használhat akár meleg vizet, akár forrás- vagy esővizet is. Így értékes ivóvizet takaríthat meg. Ez kíméli a környezetet és az ön pénztárcáját.

Vízvédelmi garancia¹⁴⁾

Mindegyik vízvédelmi rendszer esetében a Miele védelmet kínál az ön otthona számára – méghozzá 20 évig. Bármilyen anyagi kár is keletkezik a vízvédelmi rendszer hibája miatt, az ön anyagi biztonsága garantált¹⁵⁾. A Miele a vízvédelmi rendszer meghibásodására vonatkozó jótállás keretében átvállalja az ebből eredő anyagi károkat. Ennek feltétele a szakszerű beszerelés.

WaterControl-rendszer (WCS)

A Watercontrol-rendszer (WCS) egy vízszintérzékelő segítségével szabályozza a befolyó vízmennyiséget. Ha a normál vízszint belátható időn belül nem érhető el, akkor a vízbetáplálás leáll. Ha a készülék belsejébe víz szivárog, a rendszer elzárja a készülékben lévő bevezető szelepet, és kiszivattyúzza a mosóvíztartályban lévő vizet. A fenéklemezben lévő úszókapcsoló pedig érzékeli a szivárgó többletvizet.

Waterproof-rendszer (WPS)

A WPS közvetlenül az elzárócsapnál egy második mágnesszeleppel van felszerelve. Ha az első szelep meghibásodna, a második elzárja a betáplált vizet. A maximális biztonságról a kettős falú vízbevezető tömlő gondoskodik: ha megsérül a belső tömlő, a víz a köpenytömlőn keresztül a fenéklemezbe folyik. A WCS-hez hasonlóan a WPS is el van látva az intelligens érzékelőtechnológiával: a rendszer érzékeli a szivárgásokat, és leállítja a vízbevezetést.

¹⁾ A W1 sorozatú mosógépek fejlesztési fázisában a Miele 5000 mosási ciklussal (= heti 5 mosás, egy év alatt 50 hétig), különböző programokban ellenőrizte a modelleket és az alapvető alkatrészeket. Bővebb információ: miele.hu/20ev

²⁾ TwinDos® szabadalom: EP 2 784 205

³⁾ SteamCare szabadalom: EP 2 006 432

⁴⁾ A Bonni Egyetem Mezőgazdaság-technológiai Intézetének Háztartástechnikai Osztálya által tanúsítva.

⁵⁾ A SingleWash funkció nélküli automatikus adagolással szemben.

⁶⁾ A „Könnyen kezelhető 40 °C” programban a PowerWash és SingleWash nélküli készülékekkel összehasonlítva

⁷⁾ Az összes modell M Touch programmal.

⁸⁾ A higiéniai teszt módszertani leírása a www.miele.de oldalon olvasható

⁹⁾ A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modellről és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.

¹⁰⁾ CapDosing szabadalom: EP 2 365 120

¹¹⁾ ProfiEco Motor szabadalom: EP 2 840 679

¹²⁾ A wfk által tesztelve és tanúsítva

¹³⁾ A Hochschule Albstadt-Sigmaringen Egyetem által tudományosan megvizsgálva, és az InFluenc_H. Integratív Higiéniai és Virologiai Intézet által arany minősítéssel kitüntetve. Minden TwinDos® és PowerWash felszereltségű modellre érvényes, a Pamut – higiénia 60 °C programban és az AllergoWash Extrában. A módszertani leírás a www.miele.com/wa-c honlapon olvasható

¹⁴⁾ A részletek a garanciajegy vízvédelmi garanciális feltételeinél találhatóak.

¹⁵⁾ A termékfelelősségről szóló törvényben meghatározott felelősséget ez nem érinti.



Pihe-puha, illatos és szinte gyűrődésmentes –
így szárítunk ma!

A Miele T1 szárítógépek



EcoDry technológia

Takarékos, a szárítógép élethosszáig

A Miele hőszivattyús szárítógépei világszerte a legmagasabb minőségi és megbízhatósági mércét állítják fel. Az EcoDry technológiával a szárítógép teljes élettartama alatt spórolhat, mivel a Miele a készülék élettartama alatt alacsony szinten tartja az energiafogyasztást és a szárítási időt.



Az EcoDry technológia tökéletesen összehangolt, szabadalmaztatott¹⁾ szűrőrendszerből és karbantartásmentes hőcserélőből áll. Ez a rendszer garantálja, hogy a hőcserélőbe egyetlen szősz se kerüljön. EcoDry nélküli rendszereknél a hőcserélő idővel eltömődhet, és a szárítógép élettartama alatt folyamatosan növekvő energiafogyasztáshoz és szárítási időkhöz vezethet. EcoDry – jó a ruháknak és jó a pénztárcájának.



EcoSpeed

Időt nyerhet, és ráadásul a környezetet is kíméli



Az EcoSpeeddel különösen gyorsan és ugyanakkor környezetkímélő módon száríthatja meg ruháit a legjobb A+++ energiahatékonysági osztályban. A gazdaságosság és a rövidebb programfutási idők így tökéletesen kombinálódnak. Teljes ruhatöltet mellett az EcoSpeed funkcióval több mint 20 perccel csökkentheti a szárítási időt.²⁾

A legjobb A+++ energiahatékonysági osztály mellett az EcoSpeed felszereltségű szárítógépek az R290 jelű természetes hűtőközeggel működnek, amely teljes mértékben fluor-klór-szénhidrogén (CFC)-mentes, és így minimalizálja az üvegházhatás-potenciált. Így kapcsolja össze az EcoSpeed a rövidebb működési időket, a legjobb energiahatékonyságot és a tartósságot a Miele szárítógépekben.

¹⁾ Szabadalom: EP 2 107 155

²⁾ Az EcoSpeed nélküli Miele szárítógépekkel összehasonlítva, azonos töltetmennyiség és energiahatékonysági osztály mellett. A Pamut programban teljes töltetmennyiséggel tesztelve.

FragranceDos illatosítórendszer¹⁾

Élvezze a harmonikus illatokat

**Exkluzív
a Mielétől**

Érzéki utókezelés a ruháinak

A FragranceDos illatpatronokkal a ruhákat a mosás során kedvenc illatával itathatja át. Így a szárítógépből kivett ruhái nem csupán különösen puhák, hanem csodálatos illatúak is lesznek.

Ehhez egyszerűen válassza ki kedvenceit a különböző illatváltozatokat tartalmazó nagy termékínálatunkból. Az illat intenzitását az illatpatron elforgatásával állíthatja be. Így akár arra is lehetősége nyílik, hogy minden programra külön beállítsa kedvenc illatát. Élvezze az illatos ruhák érzéki élményét – pontosan úgy, ahogy szeretné.

FragranceDos^{2 1)}

Gyorsan variálható, mivel a szárítógép könnyen hozzáférhető szűrőjébe egyszerre két illat is behelyezhető. Ilyen módon gyorsan válthat két kedvenc illata között – és azt is megoldja, ha egy háztartáson belül különböző illatú ruhákat preferálnak.



Újdonság: DryFresh® illatpatron

Nem minden ruhadarabot kell rögtön a szennyesbe dobni, ha csak rövid ideig viseltük. A DryFresh® segítségével egészen egyszerűen felfrissítheti a ruháját. Egy pillanat alatt semlegesíti a kellemetlen szagokat.



Miele

Maximális kondenzációs hatékonyságú Miele szárítógépek

Az alacsonyabb páratartalom óvja önt és helyiségeit

A Miele szárítógépei az energiahatékonyság és a nedvességleadás terén verhetetlenek. Különösen nagy teljesítményű szárítási technológiánknak köszönhetően a helyiség levegőjébe csak extrém kis mennyiségű nedvesség kerül. A lehető legnagyobb rész kondenzátumként kerül biztonságos elvezetésre a kondenzvíz tartályba. Ezért minden Miele szárítógép a legmagasabb, A kondenzációs hatékonysági osztályú, és további 50%-kal hatékonyabb, mint ahogy azt az A osztály előírásai megkövetelik. Tehát minél jobb egy szárító kondenzációs hatékonysága, annál kevesebb nedvesség jut kifelé. Ezt az osztályozást az ismert energiahatékonysági besorolási adatok mellett balra lent találja meg a Miele készüléken levő EU-energiacímkén.



Különösen jól tömít a helyiség kellemes klímája érdekében

A Miele szárítógépei a ruhában lévő nedvességet olyan hatékonyan kondenzálják a szárítási folyamat során, hogy csak egy minimális mennyiség kerül belőle a levegőbe. Minél alacsonyabb a lakó- és gazdasági helyiségek páratartalma, annál kisebb az esély rá, hogy a falakon vagy a mennyezeten penészesedés indul meg. A szárítógépet emiatt akár ablak nélküli helyiségekben vagy passzívházakban is használhatja.



A csúcsmínőségű ajtótmítő rendszer megelőzi a nedvességvesztést

A Miele szárítógépek kiváló ajtótmítő rendszere fontos minőségi szempont és a tartósan magas hatékonyság feltétele. A maximális tömítettségi értékekről a dob és az ajtó közötti speciális, Kevlar®-szálerősítésű tömítés gondoskodik. A nedvesség nem tud az ajtón át kiszökni, hanem mind a készülékben marad.



A legjobb hatékonyság a legrövidebb idő alatt

A Miele szárítási technológia a felhasználóbarát működést állítja a középpontba. A Miele szárítógépek ezáltal a legrövidebb idő alatt a legjobb eredményt garantálják. Ennek ellenére 50%-kal¹⁾ kevesebb nedvesség kerül a helyiség levegőjébe, mint amennyit az A kondenzációs hatékonysági osztály esetében előírnak.



A Miele jobb, mint az A kondenzációs hatékonysági osztály

A Miele szárítógépek az A osztály esetében megkövetelt hatékonysághoz képest nagyjából 50%-kal¹⁾ hatékonyabban kondenzálják a nedvességet a ruhaneműkből.

A kondenzációs hatékonyságot úgy állapítják meg, hogy összevetik, mennyi víz volt a szárítás előtt a textíliákban, és mennyi víz gyűlt össze utána a kondenzvíz tartályban. A következőkben láthatók a jelentős különbségek egy 8 kg ruhatöltetű szárítási munkamenetre vonatkozóan:



B kondenzációs hatékonysági osztály

A szárítási folyamat során kb. 750 ml²⁾ nedvesség jut a környezetbe. Ez nagyjából három kis vizespalacknak felel meg.

Gyakori használat esetén egy év alatt akár 150 liter nedvesség is lecsapódhat a helyiségben.³⁾ Ez nagyjából egy kádnyi víznek felel meg.



A kondenzációs hatékonysági osztály

Ebben az osztályban 500 ml-nél²⁾, ill. két kis vizespalacknál több nedvesség nem adható le a környezetbe.



50%-kal kevesebb, mint az A kondenzációs hatékonysági osztály

A Miele szárítógépek esetében csak kb. 250 ml²⁾ víz jut a környezetbe – ez durván egy kis vizespalacknyi mennyiség.

¹⁾ A Miele saját laboratóriumaiban tesztelve

²⁾ 8 kg ruhatöltettel és 60%-os kezdeti maradéknedvességgel számolva

³⁾ Évente 200 programmal, egyenként 8 kg ruhatöltettel és 60 %-os kezdeti maradéknedvességgel számolva



Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele szárítógépek fő tulajdonságai* – áttekintés

Exkluzív a Mielétől EcoDry technológia

A Miele EcoDry technológia garantálja a tartósan alacsony energiafogyasztást és szárítási időt. A szabadalmaztatott¹⁾ Miele szűrőrendszer és a karbantartásmentes hőcserélő együttese ellen a szövegszálaknak semmi esélyük; nem tudják eldugítani a hőcserélőt, hogy folyamatosan csökkentsék a teljesítményt.

Az EcoDry rendszerű Miele hőszivattyús szárítógépek folyamatosan gazdaságosan üzemelnek – a készülék teljes élettartama alatt.



Exkluzív a Mielétől FragranceDos illatosítórendszer²⁾

Frissesség minden érzék számára: a Miele illatpatronok rendkívül puhává és kellemes illatúvá varázsolják ruháit.




Exkluzív a Mielétől 20 éves élettartamra tesztelve.³⁾

Míg egyes autómotorok 3 000 órán keresztül tesztelnek, addig mi akár 10 000 órán át teszteljük a teljesítmény állandóságát.



Energiahatékonyság

A legjobb Miele teljesítmény: kimagasló gazdaságosság és optimális eredmények a kiváló energiahatékonyságnak köszönhetően.



DryCare 40

Kímélő textilápolás: a DryCare 40 majdnem mindent szárít, ami 40 °C-on mosható.⁴⁾ Ezzel időt takarít meg.



SteamFinish gőzölőrendszer

Kevesebb vasalás, több frissesség: textíliái már a szárítógépben észrevehetően kisimulnak és felfrissülnek.

* modellfüggő

¹⁾ Szabadalom: EP 2 107 155

²⁾ Szabadalom: EP 2 431 516

³⁾ A T1 sorozatú szárítógépek fejlesztési fázisában a Miele 5 000 szárítási ciklussal (= heti 5 szárítási ciklus, egy év alatt 50 hétig), különböző programokban tesztelte a modelleket és az alapvető alkatrészeket. Bővebb információ: miele.hu/20ev

⁴⁾ Nem alkalmas selyemhez vagy gyapjúhoz

Milyen további kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele szárítógépek további termékelőnyeinek* áttekintése



EcoSpeed

Kettős plusz: az EcoSpeed révén több mint 20 perccel gyorsabb a szárítás¹⁾, a legjobb energiahatékonyság mellett.



Hőszivattyús technológia

Környezettudatos és -kímélő: az alacsony hőmérsékleten való szárítás kíméli nem csak a környezetet, de a ruháit is.



Exkluzív a Mielétől SilenceDrum

Lényegesen halkabb: a SilenceDrum dobnak hála kevésbé hallhatók a zörgések, pl. amikor egy gomb a dobnak ütődik.



HygieneDry

Különösen higiénikus: a Miele szárítógépek HygieneDry szárítófokozata a baktériumok akár 99,99%-át eltávolítja²⁾.



Exkluzív a Mielétől Pontos szárítás, PerfectDry

Lágy és puha ruhák: a PerfectDry segítségével ruhái nem száradnak túl, és nem maradnak nedvesek sem.



Exkluzív a Mielétől Textilkímélő dob³⁾

Kevesebb gyűrődés, könnyű vasalás: a méhsejtstruktúrájának köszönhetően a ruhákat kíméletesebben és egyenletesebben szárítja.




Gyűrődésvédelem

Gyakorlatilag gyűrődésmentes: a program végét követően a készülék fellazítja a ruhát, és megóvjaa a gyűrődésektől.



Exkluzív a Mielétől Kényelmes szálszűrő⁴⁾

Könnyen hozzáférhető: a kettős szálszűrő biztosan felfogja a szálakat, és egyszerűen tisztítható.



Beépített kondenzvíz-elvezetés⁵⁾

Nincs szükség kiürítésre: a kondenzvíz egy tömlőn keresztül közvetlenül a mosdóba vagy a szifonba lesz elvezetve.



A legjobb kondenzációs hatás

Kiváló védelem a helyiségnek és a bútoroknak: az A kondenzációhatékonysági osztály esetében szükséges értékhez képest 50%-kal kevesebb nedvességvesztés.



Karbantartásmentes hőcserélő

Időt és energiát takaríthat meg: a hőcserélőt szűrő védi, így nem kell tisztítani.



ProfiEco Motor⁶⁾

Erős és takarékos: inverter meghajtású ProfiEco motorjaink a kopásmentes, csendes és energiatakarékos működéshez.



Exkluzív a Mielétől EcoFeedback

Mindig szem előtt: az energiafogyasztás és a szálszűrő állapota kijelzésre kerül – a tartósan alacsony fogyasztás érdekében.



MultiLingua

Sokoldalú tehetség: a kijelzőn több nyelv is beállítható, biztosítva az információk optimális érthetőségét.




AddLoad

Maximális kényelem: a ruhákat a program indítása után is kényelmesen utántöltheti vagy kivetheti.



Wash2Dry⁷⁾

Kéz a kézben: a szárítógépe automatikusan átveszi a mosógépe programját.



Miele@home – hálózatba kapcsolt készülékek⁸⁾

Tegye okossá életét: a Miele@home segítségével okosan hálózatba kapcsolhatja készülékeit – a több lehetőségért.



DryFresh[®]

Gyors felrűszítés: a DryFresh[®] révén ruháinak a szárítóprogramot követően frissen mosott illatuk lesz.

* modellfüggő¹⁾ Az EcoSpeed nélküli Miele szárítógépekkel összehasonlítva, azonos töltetmennyiség és energiatakarékos osztály mellett. A Pamut programban teljes töltetmennyiséggel tesztelve.
²⁾ Tesztelve a bacillus subtilis és saccharomyces cerevisiae baktériumokat illetően a HygieneDry szárítási fokozatban fél töltettel. A módszer leírása a miele.de/testkriterien-trockner alatt található.
³⁾ Szabadalom: EP 1 293 594 ⁴⁾ EP: 2 273 005 ⁵⁾ Szabadalom: EP 2 532 779 ⁶⁾ Szabadalom: EP 2 840 679 ⁷⁾ Ehhez a funkcióhoz be kell jelentkeznie a szárítógépnek és a mosógépnek az otthoni hálózatba és/vagy az Appba. ⁸⁾ A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a(z) Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.

Milyen szárítóprogramok fontosak önnek?

Adott textíliának megfelelő speciális programok*



Automatikus plusz

Vegyes ruhákhoz: a pamut és a könnyen kezelhető ruhákat kényelmesen, egy ruhatöltetben kombinálhatja.



Pamut – higiénia

Jó tudni: a speciális hőmérséklet-/időprofil révén semmi esélyük a kórokozónak és az atkáknak.



Ágynemű

A legjobb eredmény: nagy méretű textíliák egyenletes szárítása.



Elővasalás

Láthatóan simább: a nedves és száraz ruhaneműt kímélően simítja.



Expressz program

Ha gyorsan kell a tiszta ruha: ezzel a kisebb ruhamennyiségek is gyorsan megszáradnak, és ismét rendelkezésre állnak.



Extra halk

Kényelmes: különösen csendesen szárító, speciális program a pamut és kevert szálú ruhákhoz.



Kímélő

Törődik a műanyag szálakkal: a szintetikus textíliák ezzel a speciális programmal sokáig szépek maradnak, és tökéletesen megőrzik alakjukat.



Végző gőz

Kevesebb gyűrődés, gyorsabb vasalás: a ruhák hatékony elősimítása vagy felfrissítése.



Selyem fellazítás

Alig gyűrődik: a selyemtextíliákat olyan kíméletesen szárítja, hogy minimálisra csökken a gyűrődések kialakulása.



Gyapjú fellazítás

Finoman bolyhos: az érzékeny gyapjútextíliák különösen kíméletes és értéküket megőrző kezelése.



Impregnálás

A lehető legjobb hatás: a termikus rögzítés optimális vízlepergetési funkciót biztosít.



Farmer

Tökéletes eredmény: védi a kedvenc farmerét a csúnya, kifakult csíkoktól és a gyűrődésektől.



Fejpárnák

Szellősen laza: még a nagy fejpárnák is visszanyerik eredeti alakjukat – mindegy, hogy tollal, pelyhellyel vagy szintetikus anyaggal vannak-e megtöltve.



Ingek/blúzok

Gyűrődés ellen: csökkenti a gyűrődést, és érezhetően megkönnyíti az ingek és a blúzok vasalását.



Outdoor

Kíméletes szárítás a funkció elvesztése nélkül: megőrzi a több rétegű membrántextíliák funkcionális tulajdonságait.



Sportruházat

A fitneszprogram: a sportruházat a lehető legrövidebb időn belül ismét használatra kész.

Az ikonok jelentése

A szárítógép ikonjainak áttekintése

Energhatékonyág

Jelzi a készülék energihatékonyágát.



Az A+++ és D közötti energiasztályok vannak feltüntetve.

Dob típusa/töltetmennyiség

A dob típusát és a dob töltetmennyiségét jelzi.



Textilkímélő dob 1–9 kg töltetmennyiséggel.

EcoDry

Azt jelzi, hogy a készülék fel van-e szerelve EcoDry technológiával.



Állandóan gazdaságos: a szűrőrendszer és a karbantartásmentes hőcserélő folyamatosan alacsony energiafogyasztást és rövid futási időt biztosít.

EcoSpeed

Azt jelzi, hogy a készülék fel van-e szerelve EcoSpeed technológiával.



Akár 40 perccel gyorsabb szárítás¹⁾ – kiváló energihatékonyág mellett.

FragranceDos²⁾

Jelzi, hogy a készülék alkalmas-e illatpatronok használatára.



Frissesség az összes érzékszerv számára: a Miele készülékeivel nemcsak kellemesen puha marad a ruha, hanem csodálatos illatot is áraszt.



Illatos ruhaneműk az ön elképzelései szerint: váltson gyorsan két különböző illat között, tetszés szerint.

Simító funkciók

Azt jelzi, hogy a készülék milyen simító funkcióval rendelkezik.



Kevesebb vasalás: a gőz és a hő egyenletesen simítja a ruháit a szárítógépben.

¹⁾ Az EcoSpeed nélküli Miele szárítógépekkel összehasonlítva, azonos töltetmennyiség és energihatékonyági osztály mellett.


²⁾ Szabadalom: EP 2 431 516

Az ikonok jelentése



	TCA 230 WP Active	TEA 235 WP Active	TEC 235 WP 8kg	TEC 575 WP EcoSpeed&8kg
Kialakítás				
Toronyba állítható	•	•	•	•
Alátolható	•	•	•	•
Aláépíthető	–	–	–	–
Ajtó nyitási iránya	balra	balra	balra	balra
Design				
Ajtó design	fehér	fehér	fehér	fehér
Panel kivitele	döntött	döntött	döntött	döntött
Kijelző	–	–	DirectSensor, fehér, 7-szegm.	DirectSensor, fehér, 7-szegm.
Szárítási eredmény				
Pontos szárítás, PerfectDry	•	•	•	•
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•	•	•	•
Textilkímélés				
SilenceDrum	–	–	–	–
Kezelési kényelem				
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	–	–	–	•
Wash2Dry	–	–	–	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•	•	•	•
Pontos idő kijelzése	–	–	–	–
Dobmegvilágítás	LED	LED	LED	LED
MultiLingua	–	–	–	–
Beépített kondenzvíz-elvezetés	•	•	•	•
AddLoad	•	•	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Pamut program zajszintje teljes töltöttség mellett (dB(A)re1pW)	66	66	66	66
Kondenzációs hatékonysági osztály	A	A	A	A
EcoFeedback	–	–	–	–
Karbantartásmentes hőcserélő	•	•	•	•
ProfEco motor	–	–	•	•
Szárítási programok				
Ingek/blúzok	•	•	•	•
Selyem fellazítás	–	–	–	–
Gyapjú fellazítás	•	•	•	•
Expressz program	•	•	•	•
Outdoor	–	–	–	–
Impregnálás	•	•	•	•
Sportruházat	–	–	–	–
Pamut – higiénia	–	–	–	–
Elővasalás	•	•	•	–
Ágyneműk	•	•	•	•
Végső gőzölés	–	–	–	–
Extrák				
Gyűrődésvédelem	•	•	•	•
Hangjelzés	–	–	–	–
Quick	–	–	–	–
DryCare 40	–	–	–	–
PowerFresh	–	–	–	–
Műszaki adatok				
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1054	1054	1054	1054
Hűtőközeg fajtája	R290	R290	R290	R290
Hűtőközeg-mennyiség	0,11	0,11	0,11	0,14
Mellékelt tartozékok				
Illatpatron	•	•	•	•
Kupon egy második illatpatronhoz	•	•	•	•
Panel színe				
Lótuszfehér	•	•	•	•

Az ikonok jelentése




	TEF 775 WP EcoSpeed&8kg	TEL 795 WP EcoSpeed&Steam&9kg	TSA 233 WP Active	TSC 223 WP 8kg
Kialakítás				
Toronyba állítható	•	•	•	•
Alátolható	•	•	•	•
Aláépíthető	–	–	–	–
Ajtó nyitási iránya	balra	balra	balra	balra, cserélhető
Design				
Ajtó design	–	–	fehér	fehér
Panel kivitele	döntött	döntött	döntött	5° -ban döntött
Kijelző	DirectSensor, fehér, 7-szegm.	ComfortSensor, fehér, 1 soros	–	DirectSensor, sárga, 7-szegm.
Szárítási eredmény				
Pontos szárítás, PerfectDry	•	•	•	•
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•	•	•	•
Textilkímélés				
SilenceDrum	–	•	–	–
Kezelési kényelem				
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•	–	–
Wash2Dry	•	•	–	–
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•	•	•	•
Pontos idő kijelzése	–	–	–	–
Dobmegvilágítás	LED	LED	LED	LED
MultiLingua	–	•	–	–
Beépített kondenzvíz-elvezetés	•	•	•	•
AddLoad	•	•	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Pamut program zajszintje teljes töltöttség mellett (dB(A)re1pW)	66	64	66	66
Kondenzációs hatékonysági osztály	A	A	A	A
EcoFeedback	–	•	–	–
Karbantartásmentes hőcserélő	•	•	•	•
ProfiEco motor	•	•	–	•
Szárítási programok				
Ingek/blúzok	•	•	•	•
Selyem fellazítás	–	•	–	–
Gyapjú fellazítás	•	•	•	•
Expressz program	•	•	•	•
Outdoor	–	•	–	–
Impregnálás	•	•	•	•
Sportruházat	–	•	–	–
Pamut – higiénia	–	•	–	–
Elővasalás	–	•	•	•
Ágyneműk	•	•	•	•
Végső gőzölés	–	–	–	–
Extrák				
Gyűrődésvédelem	•	•	•	•
Hangjelzés	•	•	–	–
Quick	–	–	–	–
DryCare 40	•	•	–	–
PowerFresh	–	•	–	–
Műszaki adatok				
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1054	1054	1054	1077
Hűtőközeg fajtája	R290	R290	R290	R290
Hűtőközeg-mennyiség	0,14	0,14	0,11	0,11
Mellékelt tartozékok				
Illatpatron	•	•	•	•
Kupon egy második illatpatronhoz	•	•	•	•
Panel színe				
Lótuszfehér	•	•	•	•

Az ikonok jelentése



	TSC 563 WP EcoSpeed&8kg	TSF 763 WP EcoSpeed&8kg	TSL 783 WP EcoSpeed&Steam&9kg	TWC 220 WP 8kg
Kialakítás				
Toronyba állítható	•	•	•	•
Alátolható	•	•	•	•
Aláépíthető	–	–	–	–
Ajtó nyitási iránya	balra, cserélhető	balra, cserélhető	balra, cserélhető	balra, cserélhető
Design				
Ajtó design	fehér	obszidiánfekete fehér gyűrűvel	obszidiánfekete fehér gyűrűvel	fehér
Panel kivitele	5° -ban döntött	5° -ban döntött	5° -ban döntött	5° -ban döntött
Kijelző	DirectSensor, sárga, 7-szegm.	DirectSensor, fehér, 7-szegm.	ComfortSensor, fehér, 1 soros	DirectSensor, sárga, 7-szegm.
Szárítási eredmény				
Pontos szárítás, PerfectDry	•	•	•	•
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•	•	•	•
Textilkímélés				
SilenceDrum	–	–	•	–
Kezelési kényelem				
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•	•	–
Wash2Dry	•	•	•	–
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•	•	•	•
Pontos idő kijelzése	–	–	–	–
Dobmegvilágítás	LED	LED	LED	LED
MultiLingua	–	–	•	–
Beépített kondenzvíz-elvezetés	•	•	•	•
AddLoad	•	•	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Pamut program zajszintje teljes töltöttség mellett (dB(A)re1pW)	66	66	64	66
Kondenzációs hatékonysági osztály	A	A	A	A
EcoFeedback	–	–	•	–
Karbantartásmentes hőcserélő	•	•	•	•
ProfiEco motor	•	•	•	•
Szárítási programok				
Ingek/blúzok	•	•	•	•
Selyem fellazítás	–	–	•	–
Gyapjú fellazítás	•	•	•	•
Expressz program	•	•	•	•
Outdoor	–	–	•	–
Impregnálás	•	•	•	•
Sportruházat	–	–	•	–
Pamut – higiénia	–	–	–	–
Elővasalás	–	–	•	•
Ágyneműk	•	•	•	•
Végső gőzölés	–	–	–	–
Extrák				
Gyűrődésvédelem	•	•	•	•
Hangjelzés	–	•	•	–
Quick	–	–	–	–
DryCare 40	–	•	•	–
PowerFresh	–	–	•	–
Műszaki adatok				
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1077	1077	1077	1077
Hűtőközeg fajtája	R290	R290	R290	R290
Hűtőközeg-mennyiség	0,14	0,14	0,14	0,11
Mellékelt tartozékok				
Illatpatron	•	•	•	•
Kupon egy második illatpatronhoz	•	•	•	•
Panel színe				
Lótuszfehér	•	•	•	•

Az ikonok jelentése



	TWC 560 WP EcoSpeed&8kg	TWD 260 WP 8kg	TWF 760 WP EcoSpeed&8kg	TWL 780 WP EcoSpeed&Steam&9kg
Kialakítás				
Toronyba állítható	•	•	•	•
Alátolható	•	•	•	•
Aláépíthető	–	–	–	–
Ajtó nyitási iránya	balra, cserélhető	balra, cserélhető	balra, cserélhető	balra, cserélhető
Design				
Ajtó design	fehér	obszidiánfekete fehér gyűrűvel	obszidiánfekete krómgyűrűvel	obszidiánfekete krómgyűrűvel
Panel kivitele	5° -ban döntött	5° -ban döntött	5° -ban döntött	5° -ban döntött
Kijelző	DirectSensor, sárga, 7-szegm.	DirectSensor, sárga, 7-szegm.	DirectSensor, fehér, 7-szegm.	ComfortSensor, fehér, 1 soros
Szárítási eredmény				
Pontos szárítás, PerfectDry	•	•	•	•
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•	•	•	•
Textilkímélés				
SilenceDrum	–	–	–	•
Kezelési kényelem				
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•	•	•
Wash2Dry	•	•	•	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•	•	•	•
Pontos idő kijelzése	–	–	–	–
Dobmegvilágítás	LED	LED	LED	LED
MultiLingua	–	–	–	•
Beépített kondenzvíz-elvezetés	•	•	•	•
AddLoad	•	•	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Pamut program zajszintje teljes töltöttség mellett (dB(A)re1pW)	66	66	66	64
Kondenzációs hatékonysági osztály	A	A	A	A
EcoFeedback	–	–	–	•
Karbantartásmentes hőcserélő	•	•	•	•
ProfiEco motor	•	•	•	•
Szárítási programok				
Ingek/blúzok	•	•	•	•
Selyem fellazítás	–	–	–	•
Gyapjú fellazítás	•	•	•	•
Expressz program	•	•	•	•
Outdoor	–	–	–	•
Impregnálás	•	•	•	•
Sportruházat	–	–	–	•
Pamut – higiénia	–	–	–	•
Elővasalás	–	–	–	•
Ágyneműk	•	•	•	•
Végső gőzölés	–	–	–	–
Extrák				
Gyűrődésvédelem	•	•	•	•
Hangjelzés	–	–	•	•
Quick	–	–	–	–
DryCare 40	–	–	•	•
PowerFresh	–	–	–	•
Műszaki adatok				
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1077	1077	1077	1077
Hűtőközeg fajtája	R290	R290	R290	R290
Hűtőközeg-mennyiség	0,14	0,11	0,14	0,14
Mellékelt tartozékok				
Illatpatron	•	•	•	•
Kupon egy második illatpatronhoz	•	•	•	•
Panel színe				
Lótuszfehér	•	•	•	•

Az ikonok jelentése



	TWR 780 WP Eco&Steam&9kg
Kialakítás	
Toronyba állítható	•
Alátolható	•
Aláépíthető	–
Ajtó nyitási iránya	balra, cserélhető
Design	
Ajtó design	Lótuszfehér krómgyűrűvel
Panel kivitele	5° -ban döntött
Kijelző	MTouch
Szárítási eredmény	
Pontos szárítás, PerfectDry	•
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Textilkímélés	
SilenceDrum	•
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Wash2Dry	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Pontos idő kijelzése	•
Dobmegvilágítás	LED
MultiLingua	•
Beépített kondenzvíz-elvezetés	•
AddLoad	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Pamut program zajszintje teljes töltöttség mellett (dB(A)re1pW)	62
Kondenzációs hatékonysági osztály	A
EcoFeedback	•
Karbantartásmentes hőcserélő	•
ProfiEco motor	•
Szárítási programok	
Ingek/blúzok	•
Selyem fellazítás	•
Gyapjú fellazítás	•
Expressz program	•
Outdoor	•
Impregnálás	•
Sportruházat	•
Pamut – higiénia	•
Elővasalás	•
Ágyneműk	•
Végső gőzölés	–
Extrák	
Gyűrődésvédelem	•
Hangjelzés	•
Quick	–
DryCare 40	•
PowerFresh	•
Műszaki adatok	
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1077
Hűtőközeg fajtája	R134a
Hűtőközeg-mennyiség	0,48
Mellékelt tartozékok	
Illatpatron	•
Kupon egy második illatpatronhoz	•
Panel színe	
Lótuszfehér	•

Hasznos információk részletesen

A Miele szárítógépek szószedete

AddLoad

Mindegy, hogy farmer, blúz vagy csak egy zokni: az AddLoad funkcióval a kifejejtett szennyeset a program indulása után is rugalmasan hozzáadhatja, csaknem a program végéig. A kezelés egyszerű: nyomja meg a „Start/Ruha utántöltése” gombot, és a program leáll.

20 éves élettartamra tesztelve.¹⁾

Míg egyes autómotorokat 3 000 órán keresztül tesztelnek, addig mi akár 10 000 órán át teszteljük a teljesítmény állandóságát.¹⁾ Éjjel és nappal. Átfogó és precíz módon. Hogy évről évre garantálhassuk a kiemelkedő eredményeket.

A legjobb kondenzációs hatás

A szárítógépek egyik fontos minőségi követelménye a tömítettség. Minél kevesebb nedves, meleg szárítólevegő távozik a készülékből, annál magasabb a kondenzációs hatás. Ezenkívül zárt helyiségekben nagyon kellemetlen a nagymértékű nedvességvesztés: a falakon való lecsapódás penészedést okozhat, és veszélyeztetheti az épület állagát. A Miele szárítógépek kiváló tömítettségi értékeket érnek el – és ezzel a legmagasabb kondenzációs hatékonysági osztályba tartoznak.

SteamFinish gőzölőrendszer

A Miele SteamFinish funkciójával könnyebb a textílopólás. A Végső gőzölés program a szárítás kezdetén finomvizet perme-
tezz a textilkímélő dobba, és felmelegíti azt. A keletkező gőz ruháit észrevehetően kisimítja. Az új PowerFresh Extrával textíliáit gőzzel frissíti fel – előzetes mosás nélkül. Az optimális hatás a DryFresh® illatpatronnal kombinálva valósul meg, amely semlegesíti a szagokat.

DryCare 40

Az új DryCare 40 Extra funkcióval a textílopólás még kényelmesebb. 40 °C-os mosás után helyezze ruháit közvetlenül a szárítógépbe – előzetes kiválogatás nélkül.²⁾ Ez megkönnyíti a munkavégzést, és időt takarít meg önnek. A DryCare 40 Extraként különféle programokhoz választható, és 40 °C-on mosható textíliákhoz használható.²⁾

DryFresh®

Egyszerűen csak szeretné felfrissíteni a kedvenc ruháját? A DryFresh® segítségével eltávolíthatja a kellemetlen szagokat a szárítási program közben – mindezt mosás nélkül. Ez a hosszabb szellőztetési fázisnak köszönhető, amely óvja az érzékenyebb textíliákat. Az optimális eredményhez használja a DryFresh® illatpatront. Ez semlegesíti a szagokat, ugyanakkor gondoskodik a kellemes illatról – egy rendszer, amelyet csak a Miele kínál.

FragranceDos illatosítórendszer³⁾

A különféle változatokban kapható Miele illatpatronok a szárítás alatt egészen személyes, kellemes illatot kölcsönöznek ruháinak. A Miele egy 1871 óta illatszerekkel foglalkozó dél-franciaországi családi vállalkozással állítatja elő az illatokat. Az ottani parfümőrök szabadalmaztatott eljárással garantálják az értékes illatesszenciák tartósságát. Az eredmény: kellemesen friss és természetes illatú ruhák akár négy héten át.

EcoDry technológia

A Miele EcoDry technológia garantálja a tartósan alacsony energiafogyasztást és szárítási időt. A szabadalmaztatott⁴⁾ Miele szűrőrendszer és a karbantartásmentes hőcserélő együttese ellen a szövetzálaknak semmi esélyük, nem tudják eldugítani a hőcserélőt, hogy folyamatosan csökkentsék a teljesítményt. Az EcoDry rendszerű Miele hőszivattyús szárítógépek folyamatosan gazdaságosan üzemelnek – a készülék teljes élettartama alatt.

EcoFeedback

Az EcoFeedback funkció segít önnek, hogy a lehető legtakarékosabb módon szárítson. Programindítás előtt előrejelzést kap a kiválasztott program energiafogyasztásáról. A szárítás alatt és után megjelenik a tényleges fogyasztás, mely ruhatöltetől függően változhat. A konkrét adatokra alapozva kímélheti a környezetet, és pénzt takaríthat meg. A szűrő szennyezettsége is megjelenik. Ugyanis: a tiszta szálszűrő energiát takarít meg!

EcoSpeed

Az EcoSpeeddel különösen gyorsan és ugyanakkor környezetkímélő módon száríthatja meg ruháit a legjobb A+++ energiahatékonysági osztályban. A gazdaságosság és a rövidebb programfutási idők így tökéletesen kombinálódnak. Teljes ruhatöltet mellett az EcoSpeed funkcióval több mint 20 perccel csökkentheti a szárítási időt.⁵⁾

Energiahatékonyság

Takarékos és környezetbarát szárítás: minden Miele szárítógép legalább az A++ energiahatékonysági osztályba sorolható. Néhány modell 10%-kal takarékosabb a legjobb, az A+++ energiahatékonysági osztály határértékénél (24). Mindezt az új, optimalizált hűtőkörrel ellátott padlómodul teszi lehetővé. Ennek révén a Mielével a szárítás fenntarthatóbb és hatékonyabb, mint valaha.

Miele@home – hálózatba kapcsolt készülékek⁶⁾

Miele@home innovatív rendszerünkkel teljesen kihasználhatja a Miele készülékeiben rejlő lehetőségeket, és még intelligensebbé teheti a mindennapjait. Minden intelligens Miele háztartási készülék kényelmesen, biztonságosan hálózatba kapcsolható. A kezelést egyszerű: Miele App-pal, hangvezérléssel vagy integrálással meglévő otthoni okos megoldásokba. A hálózatba kapcsolás az otthoni Wi-Fi routeren és a Miele Cloudon keresztül történik.

HygieneDry

A Mielénél a higiénia mindig az első helyen áll – a szárítást illetően is. A HygieneDry szárítási fokozat a szárítási folyamat során a baktériumok 99,99%-át⁷⁾ megbízhatóan eltávolítja a ruhájából. Erről a különösen hosszú hőmérséklettartási idők gondoskodnak. Így ön abszolút biztonságban érezheti magát. Hatékonyságát a Rhein-Waal Egyetem is igazolta. A HygieneDry kétpontos textílopólási jelöléssel ellátott textíliáknál alkalmazható.

Beépített kondenzvíz-elvezetés⁸⁾

A Miele összes hőszivattyús szárítógépe integrált kondenzvíz-elvezetéssel van ellátva, amelyhez tömlőfelcsévéllő is tartozik. Ennek köszönhetően a kondenzvizet közvetlenül a mosdőbe vagy a szifonba szivattyúzthatja – és megtakaríthatja a kondenzvíz-tartály ürítését.

Gyűrődésvédelem

Ha a textíliákat nem tudja közvetlenül a program végén kivenni, a gyűrődésvédelem gondoskodik arról, hogy a gép rendszeres időközönként fellazítsa a ruhákat, hogy ne gyűrődjenek össze.

Kényelmes szálszűrő⁹⁾

Az intelligens Miele szálszűrővel végre megszabadulhat az idegesítő szöszöktől. Ráadásul a szálszűrő használata különösen kényelmes: amikor megjelenik a „Levegőút tisztítása“ szöveges üzenet, akkor egyszerűen előrefelé ki kell venni a Miele szálszűrőt. A különösen sima szűrőfelület kellemesen egyszerűvé teszi a tisztítást. A szálszűrő és a ruhák mindig következetesen elkülönülnek – a garantáltan szöszmentes mosásért.

MultiLingua

A készülék az utasításokat és kijelzéseket különféle nyelveken is meg tudja jeleníteni, hogy minden információt megértsen. A nyelvi menüben egyszerűen válassza ki a kívánt nyelvet. Egy kis zászló segít a tájékozódásban. Így könnyedén eligazodik – még akkor is, ha olyan nyelvet állított be, melyet nem is ért meg.

ProfiEco Motor¹⁰⁾

A Miele ProfiEco motorja nagy teljesítményű inverter meghajtású, ráadásul különösen takarékos és halk. Mivel a motor elektronikus vezérlésű, nincs szüksége szénkefére, ezért kopásmentes. A kényelmes és hatékony textílapolásért, éveken keresztül.

Pontos szárítás, PerfectDry

Ezzel a rendszerrel a ruhanemű tökéletesen megszárad – még a különösen nagy mérszartalmú víznél is. Ez a PerfectDry nélküli készülékeknel egyáltalán nem magától értetődő, mivel a víz mérszartalma befolyásolja a maradéknedvesség-mérést – és ezáltal a szárítási eredményt. A PerfectDry a szárítást pontosan a víz aktuális mérszartalmához igazítja. Így a kívánt szárítási fok mindig tökéletesen megvalósul.

Textilkímélő dob¹¹⁾

Az egyedülálló méhsejtstruktúrájának köszönhetően a ruhák feljebb kerülnek a forgó dobban. Így a ruhadarabok több időt töltenek a meleg légáramban, és egyenletesebben száradnak. A méhsejtstruktúra mélyedéseiben légpárna alakul ki, amely gyengéden felfogja a ruhákat. Így sokkal kíméletesebb a textíliái kezelése, melyek száradás után kevésbé lesznek gyűröttek. Így annál könnyebb dolga lesz a vasalással.

SilenceDrum

Szárítson olyan halkán, mint még soha! Az új SilenceDrum lényegesen kisebb zajt bocsát ki a szárítási folyamat során. A speciális dobszerkezetnek köszönhetően a szubjektíven észlelt zajcsúcsok a felére csökkennek – különösen a gombos és cipzárás ruházatnál. Ez az integrált szigetelőcsíkoknak köszönhető, amelyek jelentősen minimalizálják a kellemetlen zörgő zajokat. Így habozás nélkül beindíthatja szárítógépét akár a hálószobája közelében is.

Karbantartásmentes hőcserélő

A Miele hőszivattyús szárítógépekben a hőcserélőt hatékony szűrőrendszer védi, és nem kell tisztítani. Ez biztosítja, hogy az energiafogyasztás folyamatosan alacsony maradjon – a készülék teljes élettartama alatt.

Hőszivattyús technológia

A hőszivattyúkkal üzemelő szárítógépek elsősorban a nagy energiahatékonyságukról ismertek. A ruhák szárítása így különösen gazdaságos. A hőszivattyús technológia alacsony hőmérsékletei emellett a ruhák értékes szálait is kímélik. Így a finom textíliák is kényelmesen száríthatók.

Wash2Dry¹²⁾

Maximális kezelési kényelem: az új Wash2Dry hálózatba kapcsolási funkciónak köszönhetően a mosógép mosás után elküldi az adatokat a szárítógéphez. Ez automatikusan az Ön ruháinak megfelelő programot használja. Önnek csak át kell tennie a ruhákat, be kell kapcsolnia a szárítógépet, és ki kell választania a Wash2Dry funkciót. Így mindig optimálisan történik textíliái szárítása – akár farmerről, akár ingekről van szó. A használathoz a készülékkel be kell jelentkeznie az otthoni Wi-Fi-hálózatba.

¹⁾ A T1 sorozatú szárítógépek fejlesztési fázisában a Miele 5 000 szárítási ciklussal (= heti 5 szárítási ciklus, egy év alatt 50 hétig), különböző programokban tesztelte a modelleket és az alapvető alkatrészeket. Bővebb információ: miele.hu/20ev

²⁾ Nem alkalmas selyemhez vagy gyapjúhoz

³⁾ Szabadalom – FragranceDos: EP 2 431 516

⁴⁾ Szabadalom – szűrőrendszer: EP 2 107 155

⁵⁾ Az EcoSpeed nélküli Miele szárítógépekkel összehasonlítva, azonos töltetmennyiség és energiahatékonysági osztály mellett. A Pamut programban teljes töltetmennyiséggel tesztelve.

⁶⁾ A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modellről és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.

⁷⁾ Tesztelve a bacillus subtilis és saccharomyces cerevisiae baktériumokat illetően a HygieneDry szárítási fokozatban fél töllettel. A módszertani leírást a www.miele.de honlapon találja

⁸⁾ Szabadalom – beépített kondenzvíz-elvezetés: EP 2 532 779

⁹⁾ Szabadalom – szálszűrő: EP 2 273 005

¹⁰⁾ Szabadalom – ProfiEco motor: EP 2 840 679

¹¹⁾ Szabadalom – textilkímélő dob: EP 1 293 594

¹²⁾ Ehhez a funkcióhoz be kell jelentkeznie a szárítógépnek és a mosógépnek az otthoni hálózatba és/vagy az Appba.



Mosás, szárítás és adagolás egy készülékben.
Miele WT 1 mosó-szárítógép



Mosó-szárítógépek

Folyamatos mosás és szárítás egyetlen készülékkel

Egy vagy inkább két készülék?

Mosógép és szárítógép vagy inkább egy mosó-szárítógép – a Miele mindkét esetre kiváló minőségű, innovatív készülékeket kínál. A mosó-szárítógép kiváló megoldás kis mosási mennyiségek vagy helyszűke esetén, ha két készülék felállítására nincs elegendő tér. Emellett az előnye is megvan, hogy a kis mosási mennyiségeket egyetlen menetben ki tudja mosni és meg tudja szárítani. Ezzel időt takarít meg.

Egy Miele mosó-szárítógépben egy teljes dobnyi ruhát kimoshat. Mivel azonban a ruhák szárítása több helyet igényel, egy adagban csak kisebb mennyiség szárítása végezhető el.

Ha gyakran kell nagy mennyiségű ruhát mosnia és szárítania, akkor azt javasoljuk, hogy mosógépet és különálló szárítógépet is vásároljon. A különálló készülékekkel egyszerre moshat és száríthat, így még a halmokban álló mosnivalókkal is gyorsan végezhet.

Bármelyik megoldás mellett döntsön is: mi mindegyiknél tökéletes mosási és precíz szárítási eredményt biztosítunk. Más szóval: textilápolás made by Miele.

Melyik mosó-szárítógép való önnek?

5 kg-os mosási és szárítási töltési mennyiségével a kompakt készülék ideális választás egyszemélyes háztartásokban vagy helyszűke esetén. Amennyiben a hely lehetővé teszi, két személytől már az XL változatokat javasoljuk. Sok mosnivalóval rendelkező családoknál a két különálló készülék a tökéletes választás, mivel így párhuzamosan lehet mosni és szárítani.

Miele kompakt mosó-szárítógép

Kompakt technológia, kompakt méretek. A 60 cm házmélységű WT1 Miele mosó-szárítógép akár 5 kg ruha folyamatos mosására és szárítására képes. Ha csak mosás szükséges, akkor a készülék akár 8 kg mosását végzi el egyszerre. Így a készülék kiválóan használható átlagos mosási igényű kisebb háztartásokban. A WT1 kompakt készülék esetében két különböző döntött kezelőpanel közül választhat.



Egyenes kezelőpanel

Az egyenes kezelőpanellel ellátott mosó-szárítógép tökéletesen beilleszthető a meglévő konyhájába. Egyszerűen becsúszatható a minimum 85 cm fülkemagasságú munkalap alá. Alternatív megoldásként a készülékfedél aláépítő készletre cserélhető. Ekkor a mosó-szárítógép akár egy mindössze 82 cm magasságú helyre is befér.

Miele XL mosó-szárítógép

Ez a nagy méretű mosó-szárítógép ideális megoldást kínál a sok mosnivalót termelő háztartások számára. A 67 cm házmélységű készülék akár 6 kg ruha folyamatos mosására és szárítására is képes. Ha csak mosni szeretne, a készülékbe akár 9 kg ruha is belefér. Az XL-es kivitel szabadon álló készüléknek tervezték, és döntött kezelőpanele segíti a kijelző kényelmes leolvasását.



Döntött kezelőpanel

Ha mosó-szárítógépét szabadon szeretné felállítani a lakásban vagy a pincében, akkor válasszon döntött kezelőpaneles kivitelű készüléket. A kijelző az enyhén döntött kezelőpanelnek köszönhetően könnyedén leolvasható.





PerfectCare technológia

Szereti a ruháját? A Miele PerfectCare technológia révén ruhája teljes körű kényeztetést kap. Ruháját a mosás és a szárítás során is optimálisan óvjuk – így tovább örömet lelheti kedvenc darabjaiban.

A PerfectCare technológia négy intelligens funkció tökéletes összjátéka, melyek gondoskodnak az optimális mosási és szárítási eredményről.

Miele textilkímélő dob

Kímélő kezelést biztosít kedvenc ruhadarabjának.

PerfectDry elektronikus maradéknedvesség-felismerés

Így tökéletes szárítási eredmény érhető el – ráadásul különösen környezettudatosan. Modelltől függően a Miele mosó-szárítógépek akár öt szárítási fokozatot is kínálnak. Így ruhája mindig a kívánságának megfelelő szárítási fokozaton szárad.

Termo centrifugálás

Energiát és időt takarít meg. A készülék már szárítás előtt meleg légáramban mozgatja és fokozatosan centrifugálja a textíliákat. Az eredmény: a víztartalom már a tényleges szárítási folyamat előtt csökken.

Automatikus szálkiöblítés

Nem kell többé kézzel eltávolítani a szöszöket – ezt a Miele készülék elvégzi – automatikusan, egy külön programban.

Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele mosó-szárítógép fő tulajdonságai* – áttekintés

Exkluzív a Mielétől TwinDos® automatikus mosószert-adagolás¹⁾

A legjobb folyékonymosószert-rendszer egy gombnyomással.

A TwinDos® automatikus adagolás nem csupán praktikus, hanem egyenesen tökéletes tisztaságot is garantál: az UltraPhase 1 és UltraPhase 2 révén készüléke a legjobb folyékonymosószert-rendszeré válik.

A maximális tisztítóhatás eléréséhez a TwinDos® mindig az optimális időpontban adagolja az UltraPhase 1 és UltraPhase 2 mosószert a mosási folyamathoz. Mindezen felül a TwinDos® annyira precízen adagolja a mosószert, hogy az a kézi adagoláshoz képest akár 30%-os mosószert-megtakarítást is eredményezhet.



Exkluzív a Mielétől Pontos adagolás a CapDosing²⁾ segítségével

Egyszerű és fenntartható: a CapDosing a speciális mosószert, az öblítőt és az adalékot optimálisan adagolja.




Exkluzív a Mielétől Innovatív PowerWash mosási technológia

A legmagasabb szintű mosási teljesítmény és sebesség kombinálva a legmagasabb energiahatékonysággal, nagy és kisebb mosáshoz.



Exkluzív a Mielétől 20 éves élettartamra tesztelve³⁾

Míg egyes autómotorokat 3 000 órán keresztül tesztelnek, addig mi akár 10 000 órán át teszteljük a teljesítmény állandóságát.³⁾



Aranyfokozatú vírus-higiénia

Higiénikus tisztaság: a TwinDos® és a PowerWash a vírusok, pl. a koronavírus több mint 99,9%-át⁴⁾ megbízhatóan eltávolítja.



SteamCare gőzölőrendszer

Maximális alkalmazási sokszínűség: a SteamCare-rel kedvenc ruháját egyszerűen felfrissítheti és kisimíthatja.

* modellfüggő

*** Egy-egy flakon UltraPhase 1 + 2 mosószert mellékelve van a készülékhez, a további flakonokat a mellékelt kupon beváltásával kaphatja meg.

*** A számítás alapja: 28 hét, heti 5 mosás

¹⁾ TwinDos® szabadalom: EP 2 784 205


²⁾ CapDosing szabadalom: EP 2 365 120

³⁾ A WT1 sorozatú mosó-szárítógépek fejlesztési fázisában a Miele 5 000 mosási és 4 000 szárítási ciklussal (= heti 5 mosási és 4 szárítási ciklus, egy év alatt 50 hétig), különböző programokban tesztelte a modelleket és az alapvető alkatrészeket. Bővebb információ: miele.hu/20ev

⁴⁾ Az Albstadt-Sigmaringen Egyetem által tudományosan megvizsgálva, és az InFluenc_H. Integratív Higiéniai és Virologiai Intézet által arany minősítéssel kitüntetve. Minden TwinDos® és PowerWash felszereltségű modellre érvényes, a Pamut – higiénia 60 °C programban és az AllergoWash Extrában. A módszertani leírás a www.miele.com/wa-c honlapon olvasható

Milyen további kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele mosó-szárítógép további termékelőnyeinek* áttekintése



Exkluzív a Mielétől **Textilkímélő dob**
Teljes mértékben kímélő: a méhsejtcellás felületnek köszönhetően a textilálagyan csúszik egy vízfílmén.



Exkluzív a Mielétől **QuickPower**
Textilápolás a legrövidebb idő alatt: az innovatív technológiák kiváló mosási és szárítási eredményt biztosítanak.



Folt opció
Intenzív tisztítás: a mosási folyamat a foltok kezeléséhez igazodik.



Exkluzív a Mielétől **A szőszök kiöblítése**
Nincs szőszölés, nincs elszíneződés: szárítás után a készülék minden szőszot kiöblít, és megelőzi az elszíneződéseket.



Energiahatékonyság
Takarékos és gyors: magas energiahatékonysági osztály a mosásnál és rövid futási idő a szárításnál.



Termo centrifugálás
A Miele takarékos ötlete: a meleg levegő és a centrifugálás kombinációja a szárítás előtt időt és áramot takarít meg.



Töltetmennyiség-kijelző és mosószer-adagolási javaslat
Nincs se túltöltés, se túladagolás: a készülék a megtöltéskor leméri a ruhát, és javaslatot tesz az optimális adagolásra.



MultiLingua
Sokoldalú lehetőség: a kijelzőn több nyelv is beállítható, biztosítva az információk optimális érthetőségét.



PerfectCare technológia
Tökéletes ápolás: a Miele PerfectCare technológiája teljes körű kényeztetést és kímélést biztosít ruhájának.

Milyen további kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele mosó-szárítógép további termékelőnyeinek* áttekintése



ProfiEco motor¹⁾

Erős és takarékos: inverter meghajtású ProfiEco motorjaink a kopásmentes, csendes és energiatakarékos működéshez.



Exkluzív a Mielétől Single

Gyors és hatékony: mossa és szárítsa meg kedvenc ruháját programtól függően kevesebb mint egy óra alatt.



Vízvédelmi garancia²⁾

Maximálisan biztonságos: a vízvédelmi rendszer meghibásodásából eredő anyagi kár költségét a Miele 20 évig átvállalja.



Waterproof-Metal (WPM)

Vízkárok elleni védelem: az intelligens szenzorika és a fémmel körbeszővött tömlő maximális biztonságot kínál.




Watercontrol-rendszer (WCS)

Minden szárazon: a WCS felügyeli a vízbefolyást, és észleli a szivárgást, valamint a fenéklemezben összegyűlő vizet.



AddLoad

Élvezze a maximális kényelmet: a ruhákat a program indítása után is kényelmesen utántöltheti vagy kivetheti.



Miele@home – hálózatba kapcsolt készülékek³⁾

Tegye okosá életét: a Miele@home segítségével okosan hálózatba kapcsolhatja készülékeit – a még több lehetőségért.



A TwinDos® és a SingleWash hatékony kombinációja

Hatékony: a TwinDos® és a SingleWash segítségével akár 40% mosószert⁴⁾ és akár 60% energiát és időt takarít meg⁵⁾.



Ellenőrzött higiénia⁶⁾

A Rhein-Waal Egyetem vizsgálata szerint az AllergoWash funkcióval a baktériumok akár 99,99%-a eltűnik.

* modellfüggő ¹⁾ ProfiEco motor szabadalom: EP 2 840 679 ²⁾ Lásd a szójegyzéket is. A részletek a garanciajegy vízvédelmi garanciális feltételeinél találhatóak. ³⁾ A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.

⁴⁾ Automatikus adagolás SingleWash nélküli rendszerrel összehasonlítva ⁵⁾ A „Könnyen kezelhető 40 °C” programmal összehasonlítva PowerWash és SingleWash nélküli készülékekkel ⁶⁾ A higiéniai teszt módszertani leírása a miele.com/testcriteria-wd oldalon olvasható

Milyen textilápolási programok fontosak önnek?

Adott textíliának megfelelő speciális programok



Felfrissítés

Puha és sima: a száraz ruhaneműt ideális módon előkészíti a vasaláshoz és felfrissíti.



Automatikus

Vegyes ruhákhoz: a pamut és a könnyen kezelhető ruhákat kényelmesen, egy ruhatöltetben kombinálhatja.



Pamut – higiénia

Jó tudni: a magasabb vízszint és a hőmérséklet hosszabb időn át való megtartása megbízhatóan elpusztítja a csírákat és az atkákat.



Tollal töltött ruhák

Teljes térfogat: a tollal töltött anyagok, pl. kabátok vagy párnák lazák maradnak, és megőrzik alakjukat.



Sötét színű ruhák

Intenzív színek: a kíméletes kezelésnek köszönhetően a sötét ruhadarabok sokáig megőrzik intenzív színüket.



Expressz program

Gyors felfrissítés: ezzel az enyhén szennyezett és kis mennyiségű ruhák gyorsan ismét rendelkezésre állnak.




Végső gőzölés

Kevesebb vasalás: a nedves, frissen mosott ruhák utókezelése felére csökkenti a vasalási igényt.



Függönyök

Sugárzóan tiszta: az automatikus előmosás már feloldja a port és a szennyeződést, ezt követi az intenzív mosás.



Impregnálás

A lehető legjobb hatás: a termikus rögzítés optimális vízlepergetési funkciót biztosít.


Milyen textilápolási programok fontosak önnek?

Adott textíliának megfelelő speciális programok



Farmer

Nincs fakulás: a farmerruházat sokáig megőrzi a színét anélkül, hogy csúnya csíkok és gyűrődések keletkeznének rajta.




Párna

Csodálatosan friss: még a szintetikus anyaggal töltött, nagy fejpárnák is szinte megújulnak.



Ingek/blúzok

Gyűrődés ellen: csökkenti a gyűrődést, és érezhetően megkönnyíti az ingek és a blúzok vasalását.



Outdoor

A legjobb ápolás a funkció elvesztése nélkül: az Outdoor szabadidőruhák kiváló minőségű textíliái minden időben megőrzik funkcionalitásukat.



QuickPower

Időtakarékos ápolás: a textília rövid idő alatt tökéletesen tiszta és száraz lesz.



Selyem

Ragyogó ápolás: a gyapjút nem tartalmazó, kézi mosást igénylő textíliák rendkívül kíméletesen moshatók és száríthatók.



Sportcipők

Bajnokoknak: a speciális kímélő program kíméletesen és hatékonyan tisztítja a mosható sportcipőket.



Sportruházat

A fitnessprogram: a sportruházat a lehető legrövidebb időn belül ismét használatra kész.



Gyapjú

Nem megy össze, nem filcesedik: az érzékeny gyapjútextíliák különösen kíméletes és értéküket megőrző ápolása.

Az ikonok jelentése

A mosó-szárítógép összes ikonjának áttekintése

Folyamatos mosás és szárítás energiahatékonysági osztálya



Folyamatos mosás és szárítás esetén az A-G energiahatékonysági osztály kerül feltüntetésre.

Energihatékonysági osztály mosáshoz



Mosáshoz az A-G energiahatékonysági osztály kerül feltüntetésre.

Textilkímélő dob töltetmennyiséggel.

Mutlja a maximális töltetet a mosáshoz, valamint a folyamatos mosáshoz és szárításhoz.



Textilkímélő dob, mosás 9 kg és szárítás 6 kg

Adagolórendszer

Azt jelzi, hogy a készülék milyen automatikus adagolási rendszerrel rendelkezik.



A legjobb folyékonymosószer-rendszer egy gombnyomással.

PowerWash

Azt jelzi, hogy a készülék fel van-e szerelve PowerWash rendszerrel.



A legmagasabb szintű mosási teljesítmény és sebesség kombinálva a legmagasabb energiahatékonysággal, nagy és kisebb mosáshoz.

Simító funkciók

Azt jelzi, hogy a készülék milyen simító funkcióval rendelkezik.



Akár 50%-kal kevesebb vasalás – a lehető legsokoldalúbb alkalmazás: egy mosó- vagy szárítóprogram után, vagy önálló simítóprogramként.

Mosó-szárítógépek



Típus	WTD 160 WCS 8/5 kg	WTR 870 WPM PWash&TDos 8/5kg
Kialakítás		
Toronyba állítható	•	•
Alátolható	•	•
Aláépíthető	•	–
Ajtó nyitási iránya	jobb	jobb
Centrifugálás		
Max. centrifugálási fordulatszám	1500	1600
Design		
Ajtó kialakítása	Grafitzürke Pearlfinish	Króm
Panel kivitele	egyenes	döntött
Kijelző	DirectSensor, fehér, 7-szegm.	MTouch
Textilkimélés		
PerfectCare technológia	•	•
Kezelési kényelem		
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•	•
Pontos idő kijelzése	–	•
Dobmegvilágítás	–	LED
MultiLingua	–	•
Töltet- és adagolás kijelző	–	–
AddLoad	•	•
Hatékonyság és fenntarthatóság		
Centrifugálás-hatékonysági osztály	–	–
Lev.ben ter. aku. zajkib. (dB)	–	–
ProfiEco motor	•	•
Mosóprogramok		
QuickPower	–	•
Ingek/blúzok	•	•
Expressz program	•	•
Outdoor	–	•
Impregnálás	–	•
Sportruházat	–	•
Fejpárna	–	•
Tollal töltött ruhák	–	•
Pamut – higiénia	–	•
Szárítóprogramok		
Selyem	–	•
Elővasalás	–	–
Extrák		
Rövid	•	•
Áztatás	–	•
Előmosás	–	•
AllergoWash	–	•
Single	–	–
Biztonság		
Vízvédelmi rendszer	Watercontrol	Waterproof
Gyerekszár	–	–
Műszaki adatok		
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1055	1055
Készülék mélys. ajtó nélkül. (mm)	–	–
Mellékelt tartozékok		
3 kapszula	–	•
UltraPhase 1+2	–	•
Miele mosószerkupon	–	–
Kupon 5 flakon Miele UltraPhase mosószerhez	–	•
Panel színe		
Lótuszfehér	•	•



Miele

WT1
Wash & Dry
PowerWash & TwinDos & 8/5 kg

wash dry

Hasznos információk részletesen

Szószedet a Miele mosó-szárítógépekhez

AddLoad

Mindegy, hogy farmer, blúz vagy csak egy zokni: az AddLoad funkciónak köszönhetően még röviddel a mosás vége előtt is egyszerűen hozzáadhatja a kifejejtett ruhákat. Így csak öblítéshez vagy centrifugáláshoz is hozzátehet vagy elvehet ruhákat. Így maximálisan rugalmassá teheti mindennapjait.

20 éves élettartamra tesztelve¹⁾

Míg egyes autómotorokat 3 000 órán keresztül tesztelnek, addig mi akár 10 000 órán át teszteljük a teljesítmény állandóságát.¹⁾ nappal és éjszaka. Átfogó és precíz módon. Hogy évről évre garantálhassuk a kiemelkedő eredményeket.

TwinDos® automatikus mosószer-adagolás²⁾

A TwinDos® automatikus adagolása nem csupán praktikus, hanem egyúttal tökéletes tisztaságot is garantál: az UltraPhase 1 és 2 révén készüléke a legjobb folyékony mosószer-rendszerrel válik. A TwinDos® a mindenkor optimális időpontban adagolja a mosási folyamatba az UltraPhase 1 és UltraPhase 2 mosószereket, ezáltal pedig a legmagasabb tisztítóhatást éri el. Mindezen felül a TwinDos® annyira precízen adagolja a mosószert, hogy az a kézi adagoláshoz képest akár 30%-os mosószer-megtakarítást is eredményezhet.

Töltetmennyiség-kijelző és mosószer-adagolási javaslat

Ez az intelligens funkció segít, hogy ne töltsé túl a mosó-szárítógépet, és optimálisan adagolja a mosószert. A készülék betöltéskor leméri a ruha aktuális mennyiségét, és kijelzi, hogy mennyi ruhát tud még betölteni. Ezenkívül a kijelzőn az is megjelenik, hogy milyen optimális mosószer-adagolást javasol a készülék. Így mindig környezetbarát módon, és a legjobb eredményeket elérve moshat.

SteamCare gőzölőrendszer

A Miele SteamCare funkciója megkönnyíti a textilápolást. A Felfrissítés programmal a rövid ideig hordott ruhák szagát megbízhatóan eltávolíthatja – mosás nélkül. Így ruhájának kellemes frissességet kölcsönöz. A már kimosott textíliák a Végső gőzölés programnak köszönhetően a gépben kisimíthatók – ezzel akár 50%-kal kevesebb vasalásra van szükség, így több szabadságot biztosít.

Hatékony TwinDos® és SingleWash kombináció

Takarékos minden élethelyzetben: a TwinDos® automatikus adagolórendszernek és a PowerWash kiváló tisztítási teljesítményének köszönhetően ön maximális hatékonysággal moshat. A praktikus SingleWash Extra funkcióval akár egyetlen ruhadarabot is moshat takarékosan. Így minden használatkor akár 40% mosószert³⁾ és akár 60% energiát és időt** is megtakaríthat⁴⁾.

Energiahatékonysági osztály

A Miele mosó-szárítógépei energia- és időtakarékosan működnek. Mosáskor minden modell eléri a legmagasabb A energiahatékonysági osztályt. A szárítási folyamatban a klasszikus kondenzációs technológiát alkalmazzák a rövid üzemidő érdekében.

Folt opció

A folt opciónak köszönhetően a program lefutása igazodik a macskacs foltok eltávolításához. Így például előmosásra is sor kerül, és a főmosás időtartama is hosszabb lesz. Az alapváltozatnál ön hét folttypusból egyet választhat. A csúcskategóriás változat⁵⁾ akár 23 különböző foltot kínál, amelyből hármat egyidejűleg kiválaszthat. Ezenkívül a kijelzőn hasznos tippeket és tudnivalókat is olvashat.

A szőszök kiöblítése

Az utolsó szárítás után a készülékben maradt szőszöket a program maradéktalanul kiöblíti. A kondenzvíz-csatorna, a lúgtartály és a forgódob néhány perc múlva teljesen szőszmentes lesz. Ezzel a textíliák készülékben maradó szőszök miatti elszíneződése biztosan elkerülhető.

Ellenőrzött higiénia

A Mielével a mosnivaló nem egyszerűen tiszta, hanem higiéniailag is kifogástalan lesz. A „Könnyen kezelhető 40 °C” program Allergo-Wash Extrával, valamint (ha a modellen elérhető) a „Pamut – higiénia 60 °C” program biztosan eltávolítja az E. coli és S. aureus baktériumok több mint 99,99%-át. Ezt a Rhein-Waal Egyetem vizsgálata is megerősítette.⁶⁾

Miele@home – hálózatba kapcsolt készülékek⁷⁾

Innovatív Miele@home rendszerünkkel maximálisan kihasználhatja a Miele készülékek lehetőségeit, és okosabbá teheti mindennapjait. Minden intelligens Miele háztartási készülék kényelmesen, biztonságosan hálózatba kapcsolható. A kezelés egyszerű – a Miele App, hangvezérlés vagy meglévő SmartHome-megoldásokba való integrálás révén. A hálózatba kapcsolás az otthoni Wi-Fi-router és a Miele Cloud segítségével történik.

Innovatív PowerWash mosási technológia

A Miele PowerWash mosó-szárítógépek maximális tisztítóhatást érnek el, mégis rendkívül takarékosan működnek, még kisebb mosási töltetek esetén is. Az innovatív Spin&Spray mosási technológia garantálja a rendkívül alacsony vízállást, így sokkal kevesebb energia szükséges a melegítéshez.

MultiLingua

A készülék utasításai és kijelzései különféle nyelveken is megjelenhetnek, hogy minden információt megértsen. A nyelvi menüben egyszerűen válassza ki a kívánt nyelvet. Egy kis zászló segíti a tájékozódásban. Így könnyedén eligazodik – még akkor is, ha olyan nyelvet állított be, amelyet nem ért meg.

PerfectCare technológia

A négy innovatív funkció tökéletes összjátékának köszönhetően mindig optimális mosási és szárítási eredményeket élvezhet. A Miele textilkímélő dob kímélő kezelést biztosít kedvenc ruhadarabjának. A PerfectDry és a Termo centrifugálás révén tökéletes szárítási eredmény érhető el – ráadásul különösen környezettudatosan. A PerfectCare funkciónak köszönhetően nem kell többé kézzel eltávolítani a szőszöket – a Miele készülék ugyanis automatikusan elvégzi azt.

Pontos adagolás a CapDosing⁸⁾ segítségével

A ruháit érintő különleges alkalmazások könnyen megoldhatók a Miele adagoló kapszulákkal. Ezek 100%-ban újrahasznosított műanyagból készülnek, és egyszerűen az öblítőrekeszbe kell helyezni őket. A mosószer adagolása a mosási folyamathoz így tökéletes – túl- vagy aluladagolás többé nem fordulhat elő. Speciális mosószerek, öblítőszeres állnak rendelkezésre, pl. erős szennyeződésekre a Booster, pamut ruhákhoz a CottonRepair kapszula.

ProfiEco motor⁹⁾

A Miele ProfiEco motorja nagy teljesítményű inverter meghajtású, ráadásul különösen takarékos és halk. Mivel a motor elektronikus vezérlésű, nincs szüksége szénkefére, ezért kopásmentes. A kényelmes és hatékony textilápolásért, éveken keresztül.

QuickPower

A QuickPower funkció maximális szabadságot biztosít. A Spin&Spray innovatív mosási technológiával ugyanis még rövidebbek a programidők. A készülék rövid centrifugálást végez és a körüláramló vízzel bepermetezi a ruhát. Így csupán 49 perc alatt 4 kg ruhát moshat ki – a megszokott kiváló mosási és öblítési teljesítmény mellett. A szárítóprogrammal együtt kevesebb mint három órára van szüksége az ön Miele mosó-szárítógépének.

Textilkímélő dob

A Miele textilkímélő dob méhsejtcellás felületén finom vízfilm képződik a dob fala és a textíliák között. Ezen a ruhák finoman siklanak végig optimális védelmet élvezve. A dob falán lévő kicsi, kerekített peremű lyukak gondoskodnak arról, hogy a szöveten ne képződjenek csomók és szálkihúzások. Az idegen tárgyak, például az iratkapcsok vagy a melltartó kapcsai már nem juthatnak be a lúgszivattyúba.

Single

Szeretné kevesebb mint egy óra alatt spontán kimosni és megszáritani a kedvenc ruháját? Az új Single Extra révén ez most lehetséges. Válassza ki a megfelelő programot, és kedvenc ruhája kevesebb mint egy óra alatt tiszta és száraz lesz. Így röviddel egy találka vagy megbeszélés előtt is még a Miele mosó-szárítógépbe teheti a ruháit.

Termo centrifugálás

Száritás előtt a készülék meleg légáramban mozgatja és fokozatosan centrifugálja a textíliákat. Így a ruhákban lévő víz már a tényleges száritás előtt csökken – ami időt és áramot takarít meg.

Aranyfokozatú vírushigiénia¹⁰⁾

Gondtalan textilápolás: a TwinDos[®] automatikus adagolás, az UltraPhase 1 és UltraPhase 2, illetve a PowerWash kiváló tisztítóhatása kombinációjának köszönhetően a vírusok több mint 99,9%-át megbízhatóan eltávolítja. Ezt az Albstadt-Sigmaringen Egyetem vizsgálata is megerősítette. A „Pamut higiénia 60 °C” program az „AllergoWash” Extrával mind a burkos korona- vagy influenzavírusok, mind a burok nélküli vírusok ellen hatásos.

Vízvédelmi garancia¹¹⁾

Mindegyik vízvédelmi rendszer esetében a Miele védelmet kínál az ön otthona számára – méghozzá 20 évig. Bármilyen anyagi kár is keletkezik a vízvédelmi rendszer hibája miatt, az ön anyagi biztonsága garantált¹²⁾. A Miele a vízvédelmi rendszer meghibásodására vonatkozó jótállás keretében átvállalja az ebből eredő anyagi károkat. Ennek feltétele a szakszerű beszerelés.

Watercontrol-rendszer (WCS)

A Watercontrol-rendszer (WCS) egy vízszintérzékelő segítségével szabályozza a befolyó vízmennyiséget. Ha a normál vízszint belátható időn belül nem érhető el, akkor a vízbetáplálás leáll. Ha a készülék belsejébe víz szivárog, a rendszer elzárja a készülékben lévő bevezető szelepet, és kiszivattyúzza a mosóvíztartályban lévő vizet. A fenéklemezben lévő úszókapcsoló pedig érzékeli a szivárgó többletvizet.

Waterproof-Metal (WPM)

A vízáramlás-érzékelő és az úszókapcsoló révén a WPM maximális védelmet nyújt a vízkárokkal szemben. A befolyótömlő fémes szövettel van ellátva, ami a külső behatásokkal szemben is védelmet nyújt. Ez a helytakarékos vízvédelmi rendszer különösen praktikus szűk helyen használt mosó-szárítógépek vagy felültöltős mosógépek esetében.

¹⁾ A WT1 sorozatú mosó-szárítógépek fejlesztési fázisában a Miele 5 000 mosási és 4 000 száritási ciklussal (= heti 5 mosási és 4 száritási ciklus, egy év alatt 50 hétig), különböző programokban tesztelte a modelleket és az alapvető alkatrészeket. Bővebb információ: miele.hu/20ev

²⁾ TwinDos[®] szabadalom: EP 2 785 205

³⁾ A SingleWash funkció nélküli automatikus adagolással szemben.

⁴⁾ A könnyen kezelhető 40 °C programmal összehasonlítva PowerWash és SingleWash nélküli készülékekkel.

⁵⁾ Minden modell rendelkezik M Touch funkcióval.

⁶⁾ A higiéniai teszt módszertani leírása a miele.com/testcriteria-wd oldalon olvasható.

⁷⁾ A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.

⁸⁾ CapDosing szabadalom: EP 2 365 120

⁹⁾ ProfiEco Motor szabadalom: EP 2 840 679

¹⁰⁾ Az Albstadt-Sigmaringen Egyetem által tudományosan megvizsgálva, és az InFluenc_H. Integratív Higiéniai és Virologiai Intézet által arany minősítéssel kitüntetve. Minden TwinDos[®] és PowerWash felszereltségű modellre érvényes, a Pamut – higiénia 60 °C programban és az AllergoWash Extrában. A módszertani leírás a www.miele.com/wa-c honlapon olvasható.

¹¹⁾ A részletek a garanciajegy vízvédelmi garanciális feltételeinél olvashatók.

¹²⁾ A termékfelelősségről szóló törvényben meghatározott felelősséget ez nem érinti.

Új korszak a textilápolásban

Miele FashionMaster gőzvasaló-rendszer

Miele FashionMaster – rendkívül kényelmes vasalópartner

A vasaló, a gőzfejlesztő és a vasalóasztal kompakt kombinálásával a kevésbé kedvelt vasalási munka lendületes, élvezetes tevékenységgé válik.

A FashionMaster titka az intelligens technológiában rejlik. Fejlesztési mottónk: optimális eredmény minimális befektetett munkával. Ez már a szabadalmaztatott 1-2-emelőrendszerrel¹⁾ elkezdődik. Ezáltal a FashionMaster szinte magától feláll pillanatok alatt. A sort a kiemelkedően precíz és hatékony gőztechnológia folytatja, amely a tökéletes simaság könnyed eléréséről gondoskodik. A vasaló speciálisan kialakított méhsejtcellás vasalótalpával optimális gőzelosztást és ezáltal kiváló simaságot garantál.

A nagy teljesítményű kézi gőzölővel a gőzfejlesztés előnyei praktikusán és sokoldalúan kihasználhatók még felakasztott textíliák esetén is. Kijelző tájékoztatja önt a készülék állapotáról és arról, mit javasolt tennie: pl. ha után kell tölteni a víztartályt. Végül, de nem utolsó sorban pedig a FashionMaster funkcionális, stílusos designja említendő meg. Még összecsukva is szinte túl szép ahhoz, hogy elrakjuk szem elől. Ezért nem meglepő, hogy a Miele ezen innovációja több rangos design díjat is elnyert.



reddot design award
winner 2012



product
design award

2012

Viszlát, vasalási stressz. Üdvözlünk, FashionMaster!

A vasalás nem tartozik kedvenc elfoglaltságai közé? Teljes mértékben meg tudjuk érteni. Ezért kifejlesztettünk egy vasalórendszert, amellyel a jövőben az eddigieknél könnyebben, gyorsabban és egyenletesebben tudja kisimítani textíliáit.

A Miele FashionMaster révén pedig már nem is tűnik annyira ijesztőnek a vasalás. Már a munka előkészületekor időt és utat takarít meg: a FashionMaster a vasalóasztallal, a vasalóval és a gőzfejlesztővel mindent egyetlen csomagban kínál. Két padlókimélő görgőjén egy golfkocsi könnyedségével követi önt a vasalás helyére. Nem jelentenek akadályt a kisebb lépcsők sem. A FashionMaster innovatív technológiájával még a legnagyobb halom ruhával is könnyen és gyorsan megbirkózik. Az érzékeny selyemblúzoktól a strapabíró vászonzakókig, a nehéz, flitteres hímzéstől a nyomott mintás anyagokig – a FashionMaster minden vasalási problémát rekord idő alatt kisimít. Kompromisszumok nélkül, ám sok örömmel.







Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A FashionMaster Miele gőzvasaló-rendszer fő tulajdonságai* – áttekintés

**Exkluzív
a Mielétől**


Vasalótalp méhsejtstruktúrával¹⁾

A Miele mosógépek és szárítógépek textilkímélő dobja egyedülálló méhsejtstruktúrájának köszönhetően optimálisan kímélő módon mossa és szárítja a textíliákat. Ugyanez az elv biztosítja a jól ismert előnyöket a FashionMaster választékában is. Az egyedülálló méhsejtcellás vasalótalp a lehető legjobb vasalási eredményre törekszik a ruhanemű optimális védelme mellett. A hagyományos vasalóktól eltérően a gőz gyorsan és egyenletesen eloszlik a méhsejtek apró csatornáin keresztül a vasalótalp teljes felületén. Az így létrejött gőzfilm segítségével a vasaló rendkívül könnyen és nagyon hatékonyan siklik át a ruháin.



Aktív vasalóasztal

A legjobb vasalási eredmények: a felfúvó és elszívó funkció gondoskodik a gőz optimális felhasználásáról és a ruhanemű legjobb elhelyezkedéséről.



Gőz

Több, mint egyszerű forró levegő: 4 bar gőznyomás és 100 g/perc folyamatos gőz gondoskodik a professzionális minőségű vasalási eredményről.



**Exkluzív
a Mielétől**


1-2-emelőrendszer

Nincs erőlködés – mindössze két kézmozdulat! Másodpercek alatt startra kész a szabadalmaztatott²⁾ 1-2-emelőrendszernek köszönhetően.



Kézi gőzölő

Csak finoman: a felakasztott textíliákat, például ruhákat, zakókat és függönyöket kíméletesen simítja és frissíti.



FashionMaster higiéniai pecsét

Higiénikusan tiszta 5 másodperc alatt: a pontoszerű gőzölés a vírusok akár 99,99%-át³⁾ is eltávolítja.

* modellfüggő

¹⁾ Szabadalom: EP 2 233 632

²⁾ Szabadalom: EP 2 169 108

³⁾ A Hepatitis B kivételével a vasalóval (3. teljesítményfokozat) egyrétegű textília esetén vagy a gőzölővel – ha elérhető az adott modellnél. Az Albstadt-Sigmaringen Egyetem által tudományosan bevizsgálva, és az InFluenc_H Integratív Higiéniai és Virologiai Intézet által ezüst minősítéssel kitüntetve. A módszertani leírás a következő linken olvasható: <https://www.miele.com/wa-c>

Milyen további kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele FashionMaster gőzvasaló-rendszer termékelőnyeinek* áttekintése



Tapadásmentes talp

Tökéletes kímélés: flitterek, nyomott minták, érzékeny anyagok kímélése, sötét anyagok vasalása nyomok hátrahagyása nélkül.



Elszívó funkció

Intenzív és sima: az anyagokat az elszívás miatt erőteljesebben átjárja a gőz, jobban rögzülnek és tökéletesen kismulnak.



Felfúvó funkció

Könnyű: a légpárnának köszönhetően a készülőék kisimítja, de nem lapítja ki a textíliákat.



Több réteg vasalása

Erőt és időt takarít meg: a több rétegű ruhanemű egy lépésben kismítható. Megfordítás? Nem szükséges!



ComfortZone

Vasalás egyetlen menetben: a vállrész arrébb tolása nélkül kivasalhatja a blúz vagy az ing elülső részét.



Víz tartály

Kitartó: a víztartály befogadóképessége 1,25 l – ami egy teljes órányi vasalásra elegendő.



Görgők

Mobilis és fürge: a FashionMaster erőfeszítés nélkül szállítható, és mindenhová követi önt.



Kijelző

Mindig szem előtt: a kijelző tájékoztatja a készülék állapotáról, és emlékezteti pl. a víz utántöltésére.




Fokozatmentes magasságállítás

Egyszerűen ergonomikus: a beépített gázos teleszkóppal tökéletes munkamagasságra állítható a vasalóasztal. (83 és 102 cm között).



CoolDown-funkció

Extra biztonság: ha nem használja a vasalót, a készülék 3 perc múlva automatikusan kikapcsol.



AutoOff funkció

Ne aggódjon: ha a vasalót vagy kézi gőzölőt negyed óráig nem használja, a készülék teljesen leáll.



Irányított első üzembe helyezés

Egyszerű indítás: az üzembe helyezés során a készülék biztonságosan végigvezeti önt a nyelv és a vízkeménység kiválasztásához tartozó menüpontokon.



Tárolórekeszek

All-in-one: a vasaló és a tartozékok tárolórekeszében minden rendezetten eltárolható.



**Exkluzív
a Mielétől**

Irányított vízkömentesítés

Hosszabb élettartam az ideális vízkömentesítés révén: a készülék a vízkömentesítő szer betöltése után, gombnyomásra automatikusan elindul.



Automatikus öblítés

Zavartalan öröm a vasalásban: az öblítési funkció megszabadítja a gőzölőt az ásványianyag-maradványoktól.



MultiLingua

Sokoldalú tehetség: a kijelzőn több nyelv is beállítható, biztosítva az információk optimális érthetőségét.

Az ikonok jelentése

A FashionMaster összes ikonjának áttekintése

Textilfajta

Azt jelzi, hogy a készülék mely textilfajtákhoz alkalmas leginkább.



Ez a készülék leginkább felsőruházat vasolására alkalmas.

Méhsejtcellás vasalótalp¹⁾

Azt jelzi, hogy a készülék fel van szerelve méhsejtcellás vasalótalppal.



Optimális eredmény: a méhsejtcellák között létrejövő gőzfilm segítségével a vasaló kíméletesen és hatékonyan simítja ki ruháit.

MultiLingua

Azt jelzi, hogy a kijelző nyelve módosítható-e.



A kijelzőn több nyelv is beállítható, biztosítva az információk optimális érthetőségét.

Gőz

A készülék gőzölési hatékonyságát jelzi.



4 bar gőznyomás és 100 g/perc folyamatos gőz gondoskodik a professzionális minőségű vasalási eredményről.

1-2-emelőrendszer

Azt jelzi, hogy a készülék fel van szerelve 1-2-emelőrendszerrel.



Nincs erőlködés – mindössze két kézmozdulat! Másodpercek alatt startra kész a szabadalmaztatott²⁾ 1-2-emelőrendszernek köszönhetően.


Kézi gőzölő

Azt jelzi, hogy a készülék fel van-e szerelve kézi gőzölővel.



A praktikus kézi gőzölővel a felakasztott ruhák, zakók, függönyök stb. kíméletesen simíthatók.

FashionMaster



B 4847 FashionMaster	
Design	
A vasaló színe	antracit/lótuszfehér
A vasalóasztal-huzat színe	–
Tökéletes vasalási eredmény	
Méhsejtcellás vasalótalp	•
Gőznyomás (bar)	4,0
Gőzmennyiség (g/perc)	100
Függőleges gőzölés	•
Gőzölés a következő hőmérséklet-fokozattól	2
Kézi gőzölő	•
Aktív vasalóasztal (felfűvő és elszívó funkció)	•
Elszívó funkció	•
A ventilátor 2. teljesítményfokozata	•
Tapadásmentes talp	•
Időtakarékos vasalás	
A víztartály töltési mennyisége (l)	1,25
Levehető víztartály	•
Folyamatosan újratölthető víztartály	•
Többrétegű vasalás	•
Kezelési kényelem	
All-in-one	•
1-2-emelőrendszer	•
Fokozatmentes magasságbeállítás gázrugóval (mm)	830-1020
Padlókímélő görgők	•
Vasalóasztal ComfortZone funkcióval	•
A ventilátort be- és lekapcsoló automatika	•
Ventilátor memóriafunkció	•
Rugalmas nyelvi beállítások	•
Automatikus vízkőmentesítés	•
Automatikus öblítés	•
A vasaló számára kialakított tárolórekesz	•
A csatlakozóvezeték és a tartozékok számára kialakított tárolórekesz	•
Biztonság	
CoolDown funkció	•
Auto-Off funkció	•
Műszaki adatok	
Méretek (mm) (szé x ma x mé)	470 x 970 x 1480
Méretek (mm) (összecsukva szé x ma x mé)	470 x 1280 x 370
Vasalófelület (mm)	120 x 40
Mellékelt tartozékok	
Basic vasalóasztal-huzat	–
Prémium vasalóasztal-huzat	•
Gőztömlő-tartó	•
Tesztcsíkok a vízkeménység meghatározásához	•
Vízkőmentesítő tabletták	•

Hasznos információk részletesen

Szöszedet a Miele FashionMaster gőzvasaló-rendszerhez

Elszívó funkció

A vasalóasztalban épített elszívó funkciónak köszönhetően a gőz célzottan járja át a ruhát, és csökken a kondenzvíz-képződés. További előnye: a textíliák stabilan rögzülnek a vasalóasztalon és biztosan a helyükön maradnak a vasalási folyamat során.

Aktív vasalóasztal

A vasalóasztal három intelligens funkcióval segíti önt a vasalás során. A felfűvő funkció a különösen lágy simításra szolgál, az elszívó funkció pedig intenzívebb gőzölést biztosít. A vasaló gőzölő gombjával elindul a felfűvő vagy elszívó funkció a vasalóasztalon, amely a vasalási szünetekben automatikusan kikapcsol. A memóriafunkció eltárolja a legutolsó beállítást, és ismét elindítja azt a gőzölés következő alkalmazása során.

Tapadásmentes talp

Legyen szó akár flitterekről, nyomott mintákról és hasonlókra, akár rendkívül érzékeny anyagokról – a FashionMaster segítségével ezeket a kihívásokat is legyőzi. A textíliák különleges kímélése érdekében használja a felhelyezhető tapadásmentes talpat, melyet közvetlenül használhat a divatos díszítőelemeken. Ez a talp a teflonbevonatának köszönhetően védi a sötét textíliákat a vasalási foltoktól – méghozzá úgy, hogy nem kell kifordítania a textíliákat.

Tárolórekeszek

Ha a FashionMaster összecsupja, csak a készülék feltűnően elegáns formája lesz látható, miközben a kábel, a vasaló stb. rejtve marad. Erről két tartozéktároló rekesz gondoskodik: a vasaló és a kábeltartó a vasaló alatti tárolóban helyezhető el. A másik fiók a készülék talpában található. Itt megfelelő helyet talál a csatlakozókábel, a tapadásmentes talp, a kézi gőzölő és a többi tartozék.

Felfűvő funkció

Minden olyan anyaghoz, amelyet szeretne kisimítani, de nem szeretne kilapítani, a FashionMaster vasalóasztal a felfűvő funkciót kínálja. A ventilátor légpárnát hoz létre a textília és a vasalóasztal között, hogy fodrokat, a kasmír pulóvereket stb. légiesen könnyedén lehessen formára igazítani. Ugyanez a funkció segít abban, hogy a varrások ne nyomódjanak át más felületekre.

Automatikus öblítés

Az elpárolgott víz ásványianyag-maradványait rendszeresen ki kell öblíteni a gőzfejlesztőből – csak így biztosítható a készülék folyamatosan kiváló teljesítménye. A használt vízmennyiségtől függően ezért a FashionMaster automatikusan meghatározza a szükséges öblítési intervallumot. Ha itt az ideje, az öblítés közvetlenül a FashionMaster bekapcsolását követően megtörténik. Önnek csak annyit kell tennie, hogy a maradékvíz-tartályt kiüríti.

AutoOff funkció

Ha kb. negyed óráig nem használja a vasalót vagy a kézi gőzölőt, a teljes készülék magától kikapcsol. Az „ottefejtett vasaló” ezzel a múlté.

Vasalótalp méhsejtstruktúrával¹⁾

A Miele textilkímélő dob már jól ismert előnyeit ezentúl a FashionMaster gőzvasaló-rendszerénél is megtapasztalhatja. A szabadalmaztatott méhsejtcellás vasalótalp – a hagyományos vasalótalppal ellentétben – a kis csatornáin keresztül villámgyorsan osztja el a gőzt a méhsejtek között a teljes talp felületén. Az így létrejött gőzfilm segítségével a vasalótalp rendkívül finoman, ugyanakkor nagyon hatékonyan siklik át a textíliáin.

ComfortZone

A 120 x 40 cm-es vasalóasztal még hosszú szárú nadrágok számára is elég helyet biztosít. A vasalóasztal csúcsán lévő Comfort-Zone kialakítása olyan, hogy a vállrészt arrébb tolésa nélkül is egyetlen lépésben kiválthatja a blúz vagy az ing teljes elülső részét. Ezzel időt takarít meg.

CoolDown-funkció

A BIZTONSÁGOT a Mielénél nagy betűvel írják: ezért a mozgásérzékelő és a gombnyomás-felügyelet automatikusan kikapcsolja a vasalót, ha kb. 3 percig nem használja. Csak mozdítsa meg, és automatikusan újra bekapcsol.

Gőz

Az akár 4 bar gőznyomással és a folyamatos 100 g/perc gőzmennyiséggel a FashionMaster vasalási eredményei professzionális minőséget képviselnek. A gőz a legvastagabb anyagokon is áthatol, csökkentve a vasalási időt. Közvetlenül a vasaló gőzölőgombján választhatja ki, hogy gőzöketekkel vagy folyamatos gőzzel szeretne-e dolgozni.

Kijelző

A kijelzőn mindig látható a készülék beállítása. Emellett időben és megbízhatóan tájékozódhat a különböző kijelzéseknek köszönhetően pl. arról, hogy szükség van-e vízkömentesítésre, vagy után kell-e tölteni a víztartályt.

1-2-emelőrendszer

Nincs erőlködés – mindössze két kézmozdulat! A szabadalmaztatott²⁾ 1-2-emelőrendszerrel a komplett készülék (amely a vasalóból, a gőzfejlesztőből és a vasalóasztalból áll) a lehető legegyszerűbben felállítható. Kioldás után vízszintesen felcsúsztatva marad – mintha varázskéz csinálná. A FashionMaster nem csupán a ruhákat simítja ki, de kíméli az ön hátát is!

Irányított első üzembe helyezés

A FashionMaster első használata előtt a program egyszerűen végigvezeti a legfontosabb beállításokon. Önnek csupán a készülék-információk nyelvét és a vízkeménységet kell beállítania. A készülék automatikusan meghatározza az optimális vízkömentesítési időszakot. Így a FashionMaster a lehető legjobb gondoskodást kapja, és hosszú élettartamot ér el.

Irányított vízkömentesítés

Miután beállította a vízkeménységet az első használat előtt, a program automatikusan meghatározza a szükséges vízkömentesítési gyakoriságot, és a kellő időben emlékeztet rá. A vízkömentesítési folyamat egyszerűen, egy gombnyomással elindítható. A program kéri a megfelelő vízkömentesítő szer betöltését, és ezt követően automatikusan elindul.

Görgők

Mobilis és fűrge: a FashionMaster összecsuksva a saját lábain áll, és oda helyezheti a lakásban, ahová csak szeretné. A padlókimélő görgők segítségével megerőltetés nélkül szállítható, és követi önt, ahová szeretné. Közben a szőnyegek peremei, az ajtóküszöbök, de még a lépcsőfokok sem jelenthetnek akadályt.

Több réteg vasalása

Takarítson meg erőt és időt! A FashionMaster segítségével a több rétegű és vastag textíliákat már csak egyszer kell vasalnia, nem pedig kétszer. A nagy gőzmennyiség és a nagy gőznyomás lehetővé teszi, hogy a vastag textíliákat (pl. farmerokat) is csak egyik felükön kelljen kivasalni, mégis tökéletesen simák legyenek.

MultiLingua

A készülék utasításai és kijelzései különféle nyelveken is megjelenhetnek, hogy minden információt megértsen. A nyelvi menüben egyszerűen válassza ki a kívánt nyelvet. Egy kis zászló segíti a tájékozódásban. Így könnyedén eligazodik – még akkor is, ha olyan nyelvet állított be, amelyet nem ért meg.

Kézi gőzölő

A zakó, blézer, kosztüm vagy függöny csúnya ráncait és gyűrődéseit a kézi gőzölővel tüntetheti el. A tömege csak fele a vasalóénak, ám ugyanazt a gőznyomást és gőzmennyiséget biztosítja. A keferátét kiegyenesíti a textíliák szálait és optimális távolságot biztosít. A kézi gőzölőt a FashionMaster összecsuksott állapotában is használhatja.

Fokozatmentes magasságállítás

A vasalóasztal rendkívül kényelmesen, fokozatmentesen és pontosan a kívánt munkamagasságba állítható. A beépített gázrugó segít beállítani a 83 és 102 cm közötti munkamagasságot.

Víztartály

Nagyobb mennyiségű ruhát kell leküzdenie, és közben vizet kell utántölteni? Igen, ez lehetséges, hiszen a FashionMaster víz tartályát vasalás közben is bármikor egész egyszerűen kiveheti, és sima csapvízzel feltöltheti. A felhasználóbarát, lapos formának köszönhetően még alacsony vízcsapoknál is feltöltheti. Az 1,25 literes befogadóképességű tartállyal akár egy órán át is vasalhat megszakítás nélkül.

¹⁾ Szabadalom: EP 2 233 632

²⁾ Szabadalom: EP 2 169 108



Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele vasalógépek fő tulajdonságai* – áttekintés

Miele vasalógépek – a ráncok és gyűrődések elleni küzdelem bajnokai

Régimódinak és körülményesnek tartja a vasalógépeket? Akkor valószínűleg még sosem dolgozott Miele vasalógéppel. Az előnyök hamar meg fogják győzni. Ilyen kényelmesen és gyorsan még soha nem vasalt! A hagyományos vasalókhöz képest rengeteg fáradságot – és akár 50% időt megtakarít. Így több ideje marad az élet szebb dolgaira!



Lenyűgözően sokoldalú

Minden igényt rugalmasan kielégít: bármilyen típusú és méretű ruha gyorsan, egyszerűen kisimítható.



Exkluzív a Mielétől Gőzfunkció

Különösen egyszerű simítás: kéttartályos technológia a gyors, egyenletes gőz és a legjobb simítás érdekében.



Magas préselőnyomás

Nagyobb nyomás, nagyobb simaság: kézi vasalásnál 7 kg súllyal egyenértékű folyamatos nyomást kellene gyakorolni a ruhaneműre.



Textíliára szabott hőmérsékletbeállítás

Kíméli a szálakat: a hőmérsékletet egyszerűen az ápolási címkének megfelelően állítsa be. Így sokáig szépek maradnak a textíliák.



Vasalás ülve

Ergonomikus és pihentető: kíméletes a hátnak, a lábkapcsolóval történő kezelés szabadon hagyja mindkét kezét.

* modellfüggő

Milyen további kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele vasalógépek további termékelőnyeinek* áttekintése



83 cm széles vasalóhenger

Kényelmes és időtakarékos: a nagy ruhaneműk, pl. párnahuzatok egy munkamenetben, gyorsan kivasalhatók.



Változtatható hengersebesség

Egyszerűen jobb vasalás: optimálisan figyelembe veszi a ruhanemű típusát, nedves-ségét és az ön munkavégzési sebességét.




Teljesen szabad hengervég

Nincs feltorlódás, nincs feltekeredés: még az olyan trükkös ruhadarabok, mint a szoknyák, ill. az ingek/blúzok is probléma nélkül kivasalhatók.



Nagy rakodóhely

Nagy és szellős: a ruhanemű lazán elfér rajta a vasalás után – teljesen gyűrődések nélkül.



Kényelmes tartórúd

Helyet és időt takarít meg: vasalás után egyszerűen erre helyezheti a ruhadarabokat. Kiváló a ruhadarabok lehűléséhez és utólagos száradásához.



Exkluzív a Mielétől Ujjvédő automatika

Veszélytelen kezelés: ha az ujjai az ujjvédő lécz alá kerülnek, a motor leáll, a vasalópofa pedig felemelkedik.



Exkluzív a Mielétől Vészkioldás

Tökéletes védelem a textíliájának: a henger préselési nyomása kézzel oldható, a ruha egyszerűen kivehető.



Stabilitás

Egy biztos: a masszív kialakítás és a stabil láb biztonságos állást garantál.



Helytakarékos tárolás

A legkisebb fülkébe is befér: a készüléknek csupán 0,2 m² alapterületre van szüksége. Négy görgő teszi rendkívül egyszerűvé a szállítást.

Az ikonok jelentése

A vasalógépek összes ikonjának áttekintése

Textilfajta

Azt jelzi, hogy a készülék mely textilfajtákhoz alkalmas leginkább.



Ez a készülék leginkább lakástextíliák, például ágynemű vagy asztali textília vasalására alkalmas.


Gőz

Azt jelzi, hogy a készülék fel van-e szerelve gőzfunkcióval.



Különösen egyszerű simítás: kéttartályos technológia a gyors, egyenletes gőz és a legjobb simítás érdekében.

Vasalógépek



B 995 D	
Design	
Szín	lótuszfehér
Tökéletes vasalási eredmény	
Textíliára szabott hőmérsékletbeállítás	•
Magas préselőnyomás (N/cm ²)	0,35
Felfektetőlap a könnyű vasaláshoz	•
Vasalóasztal nagy rakodófelülettel	•
Tartórúd a gyűrődésmentes kihúléshez	•
Gőzfunkció	•
Gőzfejlesztő kapacitása (l)	0,84
Kéttartályos technológia	•
Vezetékes vízzel üzemeltethető	•
Időtakarékos vasalás	
Vasalóhenger szélessége (mm)	830
Változtatható hengersebesség	•
Nedvességmegkötő hengerbevonat	•
Kezelési kényelem	
A vasalás elvégezhető ülve, erőfelfejtés nélkül	•
Teljesen szabad hengervég	•
Áttekinthető kezelőpanel	•
Kényelmes összecsuksó mechanizmus	•
Könnyen mozgítható a négy futógörgőnek köszönhetően	•
Biztonság	
Ujjvédő automatika	•
Vészkioldás	•
Kiváló stabilitás	•
Műszaki adatok	
Méreték (mm) (szé x ma x mé)	985 x 959 x 380
Méreték (mm)	500 x 1055 x 380
(összecsuksva szé x ma x mé)	
Teljes teljesítményigény (kW)	3,50
Mellékelt tartozékok	
Tapadófólia a hőmérséklet-szabályozóhoz	•
Betöltőcsonc a víztartályhoz	•

Hasznos információk részletesen

Szószedet a Miele vasalógépekhez

83 cm széles vasalóhenger

A hagyományos vasalókkal összevetve ötször nagyobb a vasaláshoz használt felület. A henger 83 cm-es szélessége rendkívül kényelmessé teszi a nagy textíliák vasalását. Így pl. a párnahuzatok csupán egyetlen munkamenetben kivasalhatók.

Vasalás ülve

Vasalás erő kifejtés nélkül, ülve. A vasalóhenger egy könnyen járó lábkapcsolóval hozható működésbe, és a vasalórúd nagy nyomást kifejtve ereszkedik a textíliára. Az ergonomikus ültartás tehermentesíti a hátát, ráadásul mindkét kezét szabadon hagyja.

Gőzfunkció

Ez a funkció lehetővé teszi a gőzölős vasalást. A kéttartályos technológia ehhez gyorsan elkészíti a gőzt, egyenletes gőzeloszlást biztosít a vasaló teljes felületén, és akár 40 percig elegendő gőzt biztosít a vasaláshoz (a tartály egyetlen feltöltésével). Egy LED-lámpa időben jelzi, ha fogytán a víz. Vezetékes vízzel üzemeltethető. Befogadóképesség: 0,84 l.

Lenyűgözően sokoldalú

A Miele a legkényelmesebb megoldást kínálja számos különféle textília és mosnivaló gyors és erő kifejtést nem igénylő simításához. Így könnyűvé válik a vasalás. De nemcsak ágyneműt vagy asztali textíliákat, hanem pólókat, farmereket stb. is könnyedén kisimíthat. Győződjön meg saját szemével arról, milyen sokoldalúan felhasználható.

Ujjvédő automatika

Ha ujjával a mozgatható ujjvédő lécc alá nyúl, a biztonsági kikapcsolás azonnal reagál, és leállítja a motort. A henger mozgása leáll, a vasalópofa visszahúzódik. Így garantálható ujjai teljes biztonsága.

Nagy rakodóhely

Vasalás után a ruhanemű teljesen lazán a nagy rakodóhelyre hullik – gyűrődésmentesen.

Magas préselőnyomás

Vasalás közben a vasalópofa 0,35 N/cm² nyomást fejt ki a vasalóhengerre. Ha kézi vasaláskor szeretne hasonló nyomást kifejteni, a vasalót folyamatosan nyomva kb. 7 kg-nak megfelelő erőt kellene kifejtenie a vasalóasztalra. A legjobb vasalási eredmény kevés ráfordítással.

Kényelmes tartórúd

A kivasalt ruha gyűrődésmentes lerakására szolgál a kihajtható tartórúd. Ezen lehülhet és esetleg megszáradhat a ruha.

Vészkioldás

Ha a vasalás során áramkimaradás következne be, a vasalópofa leengedése nem végezhető el automatikusan (a lábkapcsoló oldása révén). Azért, hogy mégis azonnal kivehesse a ruhadarabot, a vészkioldó megnyomásával manuálisan megszüntetheti a vasalópofa által kifejlesztett nyomást. Most már – a henger elforgatásával – kihúzhatja a ruhát. Így garantálható ruháinak védelme.

Helytakarékos tárolás

Használat után egy kényelmes összecsucukó mechanizmus gondoskodik a helytakarékos tárolhatóságról. A vasalógép összecsucukva 0,2 m² alapterületen is elfér. A négy stabil görgőnek köszönhetően a vasalógép egyszerűen szállítható.

Teljesen szabad hengervég

A teljesen szabad hengervég megkönnyíti az olyan bonyolultabb ruhadarabok vasalását, mint a szoknyák, ill. az ingek/blúzok.

Stabilitás

A masszív felépítés és a stabil láb nagyfokú stabilitást garantál.

Textíliára szabott hőmérsékletbeállítás

A fűtési teljesítmény beállítható a textília ápolási címkéjének megfelelően – ez védi a szálakat. A három fűtőelem optimálisan osztja el a hőt a teljes felületen. Ez garantálja a lehető legjobb vasalási eredményt.

Változtatható hengersebesség

A henger forgási sebessége öt fokozatban a mindenkori igénynek megfelelően módosítható. A ruhanemű típusához és nedvességéhez igazítható. Beállítható az egyéni munkavégzési sebesség.





Miele



Szállítás és telepítés

Amikor a kényelem természetes

Szeretnénk biztosítani, hogy Miele készülékeit a kezdetektől zökkenőmentesen használhassa.

Igény szerint házhoz szállítjuk az új készülékeket, ahol a Miele szakembere elvégzi a beszerelést. Emellett értékes tippeket és útmutatást is kaphat a termék használatára vonatkozóan.

A professzionális üzembe helyezés garantálja a készülékek tökéletes működését, és lehetőséget biztosít a funkciók széles spektrumának megismerésére. A Miele szeretné támogatni abban, hogy a kezdetektől a lehető legtöbbet hozza ki készülékeiből.

Kérésre régi készülékei szakszerű ártalmatlanítását is elvégezzük.

Gyorsabb indulás a szakértők tippjeivel

Készülékeit a Miele szakembere szereli be, aki emellett bevezeti önt a készülék használatába is. A gyakorlati bevezető során értékes tippeket és útmutatást is kap.

Biztonságosan a kezdetektől

Szervizünk biztosítja a készülék megfelelő beszerelését, ami gyártói garanciánk érvényességének előfeltétele. Ezenfelül még elektromos biztonsági ellenőrzést is végzünk – csak a biztonság kedvéért!

A Miele szakértőiben rejlik a különbség

Senki nem ismeri jobban a Miele készülékeket, mint saját szakembereink. Bízva készülékeit azokra, akik készítették.

A szállítási és beszerelési szervizről további információkat az interneten, a miele.hu/service weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.

Egyéni terméktanácsadás

Amikor az információ élmény

A Miele értékes és innovatív készülékeket gyárt – amelyek a legjobb választást jelentik. Azért, hogy még több öröme legyen készülékében és annak számos funkciójában, a Miele egy vonzó ajánlattal áll elő: az egyéni terméktanácsadással.

Ezt a szolgáltatást teljesen az ön igényeire szabjuk. A program keretén belül az ön otthonában biztosítunk átfogó tanácsadást Miele készülékeinek funkciójáról és optimális használatáról.

Együtt állítjuk be készülékén kedvenc programjait, megismertetjük a speciális funkciókkal, valamint ápolási és kezelési útmutatást is adunk. Azt is megmutatjuk, hogyan érheti el egészen egyszerűen a legjobb eredményeket, és néhány értékes tippet is adunk, hogy minden alkalommal és sokáig örömet lelje a Miele készülékeiben.

Személyes tanácsadás

A Miele szakértői egyéni tanácsokkal látják el készülékeit illetően – egyenesen az otthonában.

Kedvenc programjainak beállítása

Egyéni programozással teljesen az ön igényeinek és szokásainak megfelelően állíthatjuk be készülékeit.

Tippek és trükkök a tökéletes eredményekért

Hasznos útmutatást kap készülékei kezeléséhez és ápolásához.

Az egyéni terméktanácsadásról további információkat az interneten, a miele.hu/service weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.



Garancia hosszabbítás

Amikor a biztonság alapelv

Maximális biztonság a Miele garancia hosszabbításának köszönhetően

Hosszú élettartam, optimális kényelem használat közben és a legkiválóbb minőség – egy Miele termék vásárlásával ön mindig a lehető legjobb döntést hozza. Maximális biztonságban szeretné tudni új készülékét? Egyszeri átalánydíj ellenében a Miele exkluzív, 10 évre kiterjedő garanciát kínálja önnek.

A két éves gyártói garancia időtartama alatt lehetősége van arra, hogy garancia hosszabbítást igényeljen 1, 5 vagy 10 évre közvetlenül a Mielétől.

Exkluzív Miele garancia

A Miele az egyetlen gyártó, amely akár 10 évre kiterjedő teljes körű garanciát kínál – választhatóan a garancia egy éves meghosszabbításától kezdődően.

Maximális biztonság

Ez idő alatt önt nem terheli semmilyen további költség a nem saját hibájából bekövetkező javításokért.

Ingyenes új készülék

Ha a készülékén elvégzendő javítás gazdaságtalan lenne, ingyenes új készüléket biztosítunk önnek.

Magas szintű rugalmasság

A szerződést a teljes, két éves gyártói garancia időtartama alatt kötheti meg.

Gyors és megbízható

Javítást igénylő esetekben az ügyfélszolgálat gyorsan és megbízhatóan nyújt segítséget.

A garancia hosszabbításokról további információkat az interneten, a miele.hu/service weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.





Karbantartási szerviz

Amikor az értéktartás a filozófia része

A Miele készülékeket 20 éves élettartamra tesztelik. A fenntarthatóság és az erőforrások kímélésének érdekében a Miele szeretné támogatni önt készülékei lehetőleg hosszú távú használatában.

A karbantartási szerviz keretében Miele készülékeit gyári ügyfélszolgálatunk professzionális ápolásban részesíti. Egy kifejezetten a Miele által kifejlesztett diagnosztikai rendszerrel ellenőrizzük készülékeit, valamint frissítjük őket.

A készülékek funkcióinak vizsgálata mellett a készülékek intenzív tisztítására is sor kerül a Miele tisztítószereivel. Emellett értékes tippeket és útmutatást is kap a Miele készülék kezelésére vonatkozóan.

A készülékek értékállósága

A Miele szakemberei által végzett intenzív tisztítás és ápolás révén készülékei folyamatosan kifogástalan állapotban lesznek.

Tökéletes eredmények

A rendszeres ápolásnak és működési tesztnek, valamint a programok frissítésének köszönhetően mindig a legjobb eredményeket éri el.

Értékes tippek

A Miele szakemberei tippeket és trükköket mutathatnak önnek készülékei optimális használatával kapcsolatban.

A karbantartási szervizről további információkat az interneten, a miele.hu/service weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.



Miele gyári ügyfélszolgálat

Partnerei vagyunk minden szervizügyben

Egy Miele készülék megvásárlásával ön a hosszú élettartam és a legjobb minőség mellett dönt. Ha valamikor mégis segítségre lenne szüksége, a Miele ügyfélszolgálat gyors és megbízható segítséget nyújt.

Egy kiváló minőségű Miele készülék javításának még régebbi készülék esetén is van értelme, ez ráadásul egy tudatos döntés a nagyobb fenntarthatóság érdekében.

Tökéletes szerviz alatt nem csak a javítás esetén nyújtott hozzáértő segítséget értjük. A Miele sokkal inkább a készülékek kiszállításától és beszerelésétől azok üzembe helyezésig támogatja önt.

Mindig az ön közelében

Miele szakembereink és válogatott szervizpartnereink országszerte rendelkezésre állnak, és a lehető legrövidebb időn belül megérkeznek önhöz.

Szakértelem

Műszaki szakembereink Miele háztartási készülékek szerelésére szakosodtak. Így biztosítják a gyors és szakszerű javításokat.

Fenntartható és hatékony

Az intelligens előkészítésnek köszönhetően a javítások 90%-át már az első kiszálláskor elvégezzük. Ezzel ön nemcsak időt spórol meg, hanem védi a környezetet is – mivel elkerüli a második kiszállást.

Megbízható alkatrészellátás

A Miele eredeti alkatrészeitől nemcsak a szó szerinti Miele minőséget várhatja el, hanem a gyors rendelkezésre állást is – még sok évvel Miele készülékének megvásárlása után is.

Könnyen elérhető

Javítási igényét jelezheti online, a miele.hu/service weboldalon, illetve a következő telefonszámon: +36 1 880 6400. Telefonon az alábbi időpontokban vagyunk elérhetők:
H–P 09:00–17:00

Ezekkel a témákkal kapcsolatban további információkat az interneten, az alábbi weboldalon talál:
miele.hu/service



Miele

Miele Kft.

Miele Experience Center – Bem Center

1027 Budapest
Bem József u. 1/B.

Telefon: 06 1 880 6400
Mobil: +36 20 474 0751
E-mail: bemutatoterem@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-18:00
Szombat: 10:00-14:00

Miele Experience Center Allee

1117 Budapest
Váli út 5.B ép. fszt. 1.

Telefon: 06 1 499 9835
Mobil: +36 20 354 6593
E-mail: allee@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 10:00-18:00
Szombat: 10:00-14:00

Miele Experience Center Debrecen

4026 Debrecen
Hunyadi u. 24., fszt. 8-9.

Mobil: +36 20 778 5015
E-mail: debrecen@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 10:00-18:00
Szombat: 10:00-14:00

A feltüntetett forint árak a hulladékkezelési díjat tartalmazó javasolt áfás fogyasztói árak, amelyeknek mindenkor változtatásának jogát - költségnövekedésre, tévesztésre, valamint nyomdai -, és szerelési hibákra való tekintettel - a Miele Kft. fenntartja magának.
A javasolt áfás fogyasztói árak szolgáltatást nem tartalmaznak. Az igénybevett szolgáltatások külön fizetendők.

Aktív környezetvédelem:
A prospektus papírja 100 % -ban klórmentes papírból készült.