

Miele

Beépíthető kávéfőzők

Kiadás: 2023

Miele. Immer Besser.





A MI IGÉNYÜNK

IMMER BESSER

ÜDVÖZÖLJÜK A MIELÉNÉL

Amikor dédapánk megalapították a Miele vállalatot, a sikerhez ki kellett tűnniük versenytársaik közül. Valójában csak kétféleképpen lehet ezt megtenni, vagy olcsóbbnak kell lenni, mint a többiek – vagy jobbnak. Mindkettő egyszerre gyakorlatilag lehetetlen. Ők úgy döntöttek, hogy „jobbak” lesznek.

Azt, hogy a Miele az elmúlt 120 év során folyamatosan képes volt meggyőzően megfelelni ennek a magas színvonalnak, számtalan tesztgyőzelem és díj bizonyítja, de mindenekelőtt a sok millió elégedett ügyfél az egész világon. Ez az értékek és célok folyamatosságának köszönhető, amely jellemzően csak az olyan vállalatoknál érhető tetten, amelyek már generációk óta családi kézben vannak.



Ilyen értelemben a Miele 1899 óta nemcsak az első osztályú termékminőséget és a mérnöki tudást jelenti. A Miele neve ugyanennyire egybeforrt a tisztelettel, a tisztességgel és a partneri megbecsüléssel, amelyet a vállalat forgalmazó partnerei, végfelhasználói, beszállítói, alkalmazottai és szomszédai felé tanúsít.

Emellett bárki, aki megvásárolja a Miele termékeit, különösen környezettudatosan cselekszik. Ez következetesen biztosítja az erőforrás-kímélő termelési módszereket – és azokat a termékeket, amelyek igazodási pontként szolgálnak a villamos energia, a víz és a mosószerek fogyasztása tekintetében is, ami ezen felül a pénztárcánkat is kevésbé terheli.

A tulajdonos cégvezetés negyedik generációjaként megígérjük, hogy mindez így is marad.

Markus Miele

és

Reinhard Zinkann



Élje át a kávézás tökéletes élményét —
otthon, bármikor!

Szereti a tökéletesen elkészített kávé aromáját? De a frissen készített
tea mennyei illatát is szereti? Akkor jó helyen jár!



Tartalomjegyzék

Bevezetés

Üdvözöljük a Mielénél	03
Minőség	06
Fenntarthatóság	08
Miele@home	10
Miele@mobile App	11
A kávézás élménye minden érzékünkkel	13
Saját Miele kávé – Black Edition	14

Sokszínű választék és kezelési koncepciók	16
---	----

Termékelőnyök

A Miele beépíthető kávéfőzők termékjellemzői	23
További termékelőnyök	24
Ikonok áttekintése	27
Termékáttekintés	28

Szószedet	29
Szerviz	30

Minőség, amely megelőzi a korát.



Az önök kívánságai alkotják készülékeink DNS-ét.

A tartós megbízhatóság elérése érdekében az innovációt mesteri szintű alkotómunkával ötvözzük – mert ez az aprólékos odafigyelés a részletekre biztosítja, hogy készülékeink hosszú ideig működjenek, és minden igényt kielégítsenek. Ezért konyhai készülékeinket olyan intuitívan terveztük, hogy minden mozdulat könnyedén megy velük. Akár textilápolásról, mosogatásról, hűtésről, konyhai eszközökről vagy padlóápolásról van szó – mi mindent megteszünk, hogy háztartásbeli tapasztalatait kellemesebbé tegyük.



A hosszú élettartam az igazi fenntarthatóság

Fenntarthatóság

Képzeld el, hogy sok év alatt számos készülék helyett csak egyet használ. Egyet, amellyel kevesebb energiára és vízre van szüksége. És fenntarthatóan jól tesz.

Teljesítmény

Míg egyes autómotorokat 3 000 órán keresztül tesztelnek, addig mi akár 10 000 órán¹⁾ át teszteljük termékeink teljesítményének állandóságát. Éjjel-nappal. Átfogó és precíz módon. Ezért teljes mértékben rábízhatja magát termékeinkre.

Alkotómunka

1899 óta az Önök kívánságai jelentik az alapot készülékeinkhez. Minden egyes innováció sokkal többet jelent számunkra, mint pusztán egy okot az ünneplésre. Ez egy kihívás, hogy még jobbat hozzunk létre. Ezért készítjük az alkatrészeket és öntjük a vasat saját magunk. Még a készülékeinket gyártó gépeket is mi állítjuk össze. Mi úgy hívjuk ezt: Immer Besser.





Háztartási készülékek hálózatba kapcsolása: Miele@home*

A Miele@home termékjellemzői

Okos hálózat: a Miele@home innovatív rendszerünkkel teljesen kihasználhatja a Miele készülékeiben rejlő lehetőségeket, és még intelligensebbé teheti a mindennapjait. Minden intelligens Miele háztartási készülék kényelmesen, biztonságosan hálózatba kapcsolható. A kezelés egyszerű – a Miele App, hangvezérlés vagy meglévő okosotthon-megoldásokba való integrálás révén. A hálózatba kapcsolás az otthoni Wi-Fi-router és a MieleCloud segítségével történik.



Miele App**

Tökéletes társ: a Miele App révén mindig figyelemmel kísérheti Miele háztartási készülékeit. Szeretné például nyomon követni a sütőben zajló ételkészítési folyamatot? Vagy tudni szeretné, hogy befejeződött-e már a mosóprogram? Az App ellátja önt a szükséges információkkal, és kényelmes, gyors kezelést kínál. Ezenkívül az App olyan kiegészítő információkat és szolgáltatásokat kínál az ön Miele készülékeihez, mint a BaristaAssistant vagy a receptek. Töltse le most az Appot!



Smartspeaker*** (hangvezérlés)

Kapcsolja hálózatba intelligens Miele háztartási készülékeit digitális hangvezérlési rendszerekkel. Az Amazon Alexa vagy Google Home segítségével kényelmesen elvégezhetők a programindítások, a beállítások és az állapot-lekérdezések. Ha tele van a keze, nyissa ki az ArtLine készülékek sütőajtóját hangvezérléssel. Továbbá egyre több rendszer kínál vizuális outputtal rendelkező kijelzőket, a még több kényelemért a hétköznapokban.




Integrálás Smart Home rendszerekbe

A Smart Home megkönnyíti a mindennapi életet, és egyéni otthoni kényelmet teremt. A redőnyök, a fűtés és a háztartási készülékek kommunikálnak egymással, és egyre inkább az App vagy hangutasítás segítségével történik a vezérlésük. Számos Miele készülék is hálózatba kapcsolható. A praktikus MieleCloud interfésznek köszönhetően ezeket gyorsan és egyszerűen integrálhatja saját SmartHome partneri alkalmazásába. Így élvezheti ön a teljes mértékben hálózatba csatlakozott otthon hatékonyságát és kényelmét.

Háztartási készülékek hálózatba kapcsolása: Miele@home*

A Miele App** termékjellemzői



Dashboard

Mindig az aktuális szinten: a Dashboardon ön az összes hálózatba kapcsolt Miele készülékének állapotát látja.

MobileControl


Mindig minden kontroll alatt: a MobileControl révén készülékeit az Appon keresztül vezérelheti.

RemoteUpdate

A rendelkezésre álló szoftverfrissítések egyszerűen továbbíthatók az adott készülékre és telepíthetők – anélkül, hogy szerviztechnikust kellene hívnia.

Demo-mód

A Miele App Demo-módja első benyomást ad a Miele alkalmazás előnyeiről, még akkor is, ha még nem rendelkezik hálózatba csatlakoztatható Miele háztartási készülékekkel.



Fedezze fel a Miele App további lehetőségeit!
www.miele.hu



Töltse le most az Appot!



* A Miele & Cie.KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre. A Miele hálózatba csatlakozható háztartási készülékeinek rendszerkövetelményeit a miele.com/systemrequirements címen találja meg.
** Mobil végkészülékekre elérhető. A minimális követelményeket az App Store-ban találja meg.
*** A hangvezérlés a Google LLC és az Amazon Alexa szolgáltatásait használja, és ezek elérhetőségétől függ. A funkciók köre országonként változhat. A Google, a Google Home és a Google Nest Mini a Google LLC védjegyei. A Google Nest Mini használatához Wi-Fi, internetkapcsolat, közeli konnektor, Google-fiók és kompatibilis mobilkészülék szükséges. Az operációs rendszer minimális követelményeiért lásd: g.co/home/req.
Kompatibilis az Alexával. Az Amazon, az Alexa és minden kapcsolódó védjegy az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegyei. A Google Play és a Google Play logó a Google LLC védjegye.



A kávézás élménye minden érzékünkkel


Ismerje meg a Miele kávéfőzők világát

Élvezze az összehasonlíthatatlan ízpillanatok a legkiválóbb minőségben – a kávészemektől a legapróbb technikai részletekig. Beépíthető és szabadonálló kávéfőzőink összes alkatrészét optimalisan egymáshoz igazítottuk, tökéletessé téve sokféle kávéspecialitás elkészítésére.

A kivételesen csendes nemesacél golyós őrlőművek a kávébabot különösen kíméletesen dolgozzák fel. Így teljes aromáját kibontakoztatja a főzés során – és ezt minden csésze kávénál garantáltan érezni is fogja. Akár Espresso-t, Latte macchiato-t vagy Cappuccino-t szeretne inni, minden paraméter már előre be van állítva, és egyéni elképzeléseire szabva egyszerűen igazíthat a beállításokon. Így a legnagyobb kényelmet és a választás maximális szabadságát élvezheti. Ez érvényes a vizuális ízlésre is, mivel a Miele kávéfőzők számos különböző színben állnak rendelkezésre.

Szeretjük a tökéletes ízpillanatokot.

Saját, a kávéfőzőinkhez igazított Miele kávé teszi teljessé az egyedülálló ízlélményt: a Miele Black Edition sorozatot kézzel szüretelt arabica és robusta kávéfajtákból állítottuk össze – a tökéletes kávépillanat eléréséhez.





Exkluzív kávékeverékek

A legfinomabb ízelményekért

One for all: különösen sokoldalú

Telt és aromás ízvilág: ez a Miele Black Edition One for all. Pörkölése visszafogott gyümölcsös jegyekkel nyűgöz le – a rendkívüli ízelményért. A 100 %-ban arabica kávéból készült One for all keverék kiegyensúlyozott aromájának köszönhetően sokoldalúan használható: egy finom Café Crema vagy Espresso készítésétől a tejes kávékülönlegességekig számos italhoz optimális.



Café Crema: koncentrált íz

Egy jó Café Crema esetében a Crema teszi fel a pontot az i-re – mert itt éri el az aroma a tetőpontját. Café Crema keverékünk könnyed és kiegyensúlyozott íze gondoskodik a tökéletes kávéélményről – virágos zamattal kísérve, amely hozzáadja azt a bizonyos pluszt a kávézás élvezetéhez. A Miele Black Edition Café Crema 100%-ban arabica kávészemekből áll.

Espresso: ismert ízek új interpretációjában

A kávék klasszikusa a Miele Black Edition Espresso. A keverék íze különösen intenzív, fűszeres, csokoládés jegyekkel – így lendületes és különösen aromás Espressót készíthet. Egy ízletes étkezés tökéletes lezárása. Első osztályú keveréket állítottunk össze kiváló minőségű robusta és arabica kávészemekből.

Decaf: aroma koffein nélkül


A Miele Black Edition Decaf kávéval minden kávéspecialitást teljesen koffeinmentesen élvezhet – a legmagasabb színvonalon. Egy különleges biológiai eljárással a kávékeveréket kíméletesen koffeinmentesítik – az intenzív aroma 100%-ban megmarad az egyedülálló kávéélményért. A keverék kiváló minőségű arabica kávészemekből készült. Mint minden kávéfajtánk, a Miele Black Edition Decaf is rendelkezik fairtrade és bio tanúsítvánnyal*.

* Miele ellenőrző szám DE-NW-001-25390-BD

A legjobb készülékhigiéna – teljesen automatikusan

Kényelmesen és időráfordítás nélkül: a tisztítást és a vízkőmentesítést a Miele kávéfőzője elvégzi ön helyett.

Könnyedén a szennyeződések és a vízkő ellen: a Miele gondoskodik a kávéfőző tisztításáról és vízkőmentesítéséről, hogy ön hasznosan tölthesse idejét. Az AutoClean automatikusan végzi a tejszövetékek és a főzőmű tisztítását – a mindig tiszta kávéfőzőért. Az időrabló vízkőmentesítés csaknem teljesen elhagyható, mivel a szabadalmaztatott AutoDescalé funkció gondoskodik a készülék automatikus vízkőmentesítéséről.



AutoDescalé

Kényelmes és innovatív: a szabadalmaztatott* AutoDescalé funkciónak köszönhetően készüléke teljesen automatikusan vízkőmentesíti magát. Egyszerűen válasszon ki egy alkalmas, két órás időtartamot. A készülék automatikusan eltávolítja a lerakódásokat és a vízkövet – ezzel ön időt takarít meg és maximális kényelmet élvezhet.





AutoClean

A tisztítás feladatát is átveszi öntől a készülék: a tejezetékek és a főzőmű tisztítását az AutoClean automatikusan végzi. A készülék így mindig a legjobb védelmet élvezi, és higiénikusan tiszta marad. A ComfortClean és az EasyClean funkciók is megkönnyítik munkáját: a kávéfőző számos alkatrésze kivehető és mosogatógépben tisztítható.



Hálózatba kapcsolás:

Akár otthonról, akár útközben – kávéfőzője hálózatba kapcsolásával új lehetőségek nyílnak meg, melyek dinamikus hétköznapijaiba még több kényelmet, minőségibb életet és nagyobb biztonságot hoznak. Mobileszközén távolról módosíthat beállításokat, vagy kényelmesen elkészítheti kedvenc kávéspecialitását a MobileStart használatával. A Miele@mobile App közvetlenül átirányítja a Miele webshopjába. Ott mindössze néhány kattintással rendelhet kávé vagy tisztítószer.

Fedezzen fel új szabadságokat és lehetőségeket





MobileControl

Akár otthonról, akár útközben – kávéfőzője hálózatba kapcsolásával új lehetőségek nyílnak meg, melyek dinamikus hétköznapijaiba még több kényelmet, minőségibb életet és nagyobb biztonságot hoznak. Mobileszközén távolról módosíthat beállításokat, vagy kényelmesen elkészítheti kedvenc kávéspeciálisát a MobileStart használatával.

A Miele@mobile App közvetlenül átirányítja a Miele webshopjába. Ott mindössze néhány kattintással rendelhet kávéét vagy tisztítószert.

Minden igényhez a megfelelő készülék

Konyhától és preferenciától függően választhat a Miele szabadonálló és beépíthető kávéfőzői közül. Így mindig megtalálhatja a tökéletes kávéfőzőt, amely optimálisan az ön igényeire van szabva.



A kávézás élménye – ahol csak szeretné

Praktikus és rugalmas: a Miele szabadonálló készülékeit bárhol elhelyezheti a konyhában – de akár a nappaliban vagy a télikertben is. Vagyis bárhol, ahol egy csodálatosan illatozó kávé szeretne élvezni. Mindemellett választhat a letisztult CM érintőképernyős kezeléssel működő CM7 sorozat vagy a DirectSensor-kezeléssel rendelkező kompakt CM6 és CM5 készülékek közül.




Igényes külső és funkció

Bevált M Touch technológiánk a leggyorsabb és legegyszerűbb kezelés fokmérője: a vezérlés egyszerűen és intuitívan történik az érintőkijelző közvetlen megérintésével vagy egyszerű simításával. Számos funkciót egyetlen ujjal érintve lehet kiválasztani. A szövegek és szimbólumok mindig optimálisan láthatók.



Egyszerű és intuitív közvetlen választás

Válassza ki egyetlen érintéssel a kívánt italspecialitást. A nagy felbontású TFT-kijelző intuitív és kényelmes kezelést biztosít. A további kiválasztási lehetőségek és beállítások a kijelző alatti gombsoron végezhetők el. A nagy felbontású TFT-kijelző intuitív és kényelmes kezelést biztosít.





Tökéletesen integrálva

Gondoskodjon konyhája homogén megjelenéséről: a Miele kávéfőző tökéletesen beépíthető egy 45 cm magasságú fülkébe. További beépíthető készülékekkel kombinálva – akár vízszintes, akár függőleges összeállításban – egységes koncepció jelenik meg. Emellett optimálisan kihasználhatja a helyet konyhájában. A beépíthető készülék emellett opcionálisan frissvíz-csatlakozással is elérhető. Ez különösen praktikus, mivel Miele készüléke így mindig üzemkész. A kávéfőző közvetlen frissvíz-csatlakozása miatt nincs szükség a víztartály manuális utántöltésére – ez időt takarít meg, és további kényelmet biztosít.



Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele beépíthető kávéfőzők termékjellemzői*

A kávé élvezete – az igazi ízélmény

Élvezze kávéját teljes mértékben a Miele első osztályú kávéfőzőivel.

Az AromaticSystemFresh megoldásnak köszönhetően a kávészemeket minden adag előtt frissen őrli és közvetlenül főzi a készülék – az intenzív íz érdekében. A CoffeeSelect emellett három külön szemeskávé-tartályból kínál választást, így minden kávékülönlegességet a megfelelő kávéfajtából készíthet el. Az intelligens főzéstechnika ezen felül segít az aroma teljes kibontakoztatásában. És hogy személyes kávépillanata minden szempontból tökéletes legyen, a Miele kifejlesztette saját kávéját – optimálisan az ön kávéfőzőjére szabva. Így összehasonlíthatatlan ízélmény születik, amely reggel, délben vagy este is tökéletessé varázsolja a pillanatot.




Egyszerű kezelés

A legjobb kávéélmény: az intelligens funkcióknak köszönhetően az italkészítés különösen egyszerű és gyors.



Egyszerű tisztítás

Készülékhygiéna egyszerűen: a kivehető alkatrészek és az automatikus tisztítóprogramok garantálják a tisztaságot.



Exkluzív a Mielétől CoffeeSelect¹⁾

Szabadon választható: a három szemeskávé-tartálynak köszönhetően kávékülönlegessége mindig a megfelelő fajtából készül.



Exkluzív a Mielétől Automatikus tisztítás²⁾

Kényelmesen és időráfordítás nélkül: a tisztítást és a vízkőmentesítést a Miele kávéfőzője elvégzi ön helyett.



Exkluzív a Mielétől CupSensor³⁾

Ideális távolság: a CupSensor felismeri a csésze magasságát, és a központi kifolyót a megfelelő helyre igazítja.

* modellfüggő

¹⁾ Szabadalom: EP 2957199

²⁾ Szabadalom: EP 2705783, EP 2705784, DE 102014113160, DE 102014113161

³⁾ Szabadalom: EP 2454977

Mely termékjellemzők különösen fontosak önnek?

A Miele beépíthető kávéfőzők termékjellemzői*



OneTouch for Two

Szimpla vagy dupla adag: extra programok egy vagy két adag Cappuccino vagy Latte macchiato készítéséhez.



AromaticSystemFresh

Különösen halk és aromakímélő: az innovatív őrlőmű minden adag kávéhoz frissen őrli a kávészemeket.



Kávés- és teáskanna funkció

Kényelmes vendéglátás: ha vendéget vár, vagy megbeszélésre lesz, a készülék akár 8 csésze kávé is tud készíteni.



ComfortClean

Alaposan tisztítható és értéktartó: sok alkatrész tisztítható mosogatógépben.



Felhasználói profilok/paraméterek beállítás

Teljesen az ön ízlése szerint: mentse kedvenc italait egyszerre akár tíz személyes felhasználói profilban.



Exkluzív a Mielétől DirectWater

Időt és fáradságot takarít meg: a rögzített frissvíz-csatlakozás miatt többé nem kell utántöltenie a víztartályt.



Exkluzív a Mielétől EasyClick tejrendszer

Kényelmes és innovatív: a tejtartályt előlről egyszerűen felhelyezheti és leveheti.



Időzítő

Egyedileg és igény szerint: a különböző funkciók, például a be- és kikapcsolás beprogramozható.



Performance üzemmód

Kényelmes és egyedi: válasszon a négy különféle üzemmód, például a Barista vagy a Latte üzemmód közül.

Maximális választék kávé- és teakülönlegességekből

Miele kávéfőzőjével a legkülönfélébb italspecialitások ízét élvezheti. Az erős Espressoától a különösen krémes Café au lait-ig semmi nem szabhat határt kávéra vonatkozó vágyainak. Emellett kiélvezheti a DoubleShot funkció előnyeit is: ennél a mindenkori ital dupla kávémennyiséggel készül, rövidebbre főzve.



Fedezze fel a Miele kávéfőzőkkel a különféle kávéspecialitások sokféleségét. Legyen az egy aromás Cappuccino, egy erős Espresso vagy egy krémes Caffé latte a nap tökéletes indulásához – kávéfőzője minden egyes kávékülönlegességet teljesen automatikusan elkészít. És mindig a megfelelő kávéfajtából, tökéletes őrléssel és ideális főzési időtartammal.

Maximális választék kávé- és teakülönlegességekből



Ha a teázás szerelmese, válasszon a különböző fajták közül, és élvezze saját személyes teaidejét. Kávéfőzője rövid idő alatt elkészít akár egy kellemes gyümölcsteát, akár egy intenzív gyógyteát, akár egy lágy fehér teát. Az érzékeny hőmérséklet-fokozatoknak köszönhetően mindig az italkészítéshez tökéletes vízhőmérsékletet biztosít a készülék – így az aromák optimálisan kibontakozhatnak.

Az ikonok jelentése

Beépíthető kávéfőzők ikonjainak áttekintése



M Touch

Kezelési filozófia

Intuitív vezérlés a színes TFT-kijelző közvetlen megérintésével



DirectSensor

Italspecialitások kiválasztása érintőgombokkal, 4 soros szöveges kijelző



Aromatic System Fresh

AromaticSystemFresh

Az innovatív őrlőmű minden adag kávéhoz frissen őrli a kávészemeket.



Aromatic System

AromaticSystem

A őrölt kávé és a víz különösen intenzíven keveredik egymással, ezáltal a kávé aromája még jobban kibontakozhat.



CupSensor

CupSensor ¹⁾

Felismeri a csésze magasságát, és a központi kifolyót a megfelelő pozícióba igazítja



DirectWater

DirectWater

A frissvíz-csatlakozásnak köszönhetően nem kell a víztartályt feltölteni.



CoffeeSelect

CoffeeSelect ²⁾

A 3 külön szemeskávétartály gondoskodik arról, hogy mindig a megfelelő kávébab fajtát válassza



AutoDescale

AutoDescale

Szabadalmaztatott ³⁾, automatikus vízkőmentesítés a nagyobb kényelemért

¹⁾ Szabadalom: EP 2454977 B1

²⁾ Szabadalom: EP 2957199

³⁾ Szabadalom: EP 2705783 B1, EP 2705784, DE 102014113160, DE102014113161

Szemeskávé rendszerű kávéfőzők



Típus	CVA 7440	CVA 7840	CVA 7845
Élvezeti előnyök			
AromaticSystemFresh	•	•	•
CoffeeSelect	–	•	•
OneTouch for Two funkció	•	•	•
DoubleShot	•	•	•
Programozható felhasználói profilkok	10	10	10
Aromakímélő golyós őrítőmű	•	•	•
Kezelési kényelem			
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•	•
Kijelző	DirectSensor	M Touch	M Touch
MotionReact: a világítás bekapcsolása közeledéskor	–	•	•
CupSensor	•	•	•
PerformanceMode	•	•	•
EasyClick tejtartály	•	•	•
DirectWater	–	–	•
BrilliantLight	•	•	•
Szakértői üzemmód	•	•	•
MultiLingua	•	•	•
Szemeskávéfajták száma	1	3	3
Szemeskávé-tartályok száma	2	3	3
Szemeskávé-tartály, A (g)	300	300	300
Szemeskávé-tartály, B (g)	300	150	150
Szemeskávé-tartály, C (g)	–	150	150
Szemeskávé-tartály össz. (g)	600	600	600
Vízartály befogadóképessége (l)	2,7	2,7	2,7
Italspecialitások			
Ristretto, szimpla	•	•	•
Espresso, szimpla	•	•	•
Kávé, szimpla	•	•	•
Cappuccino, szimpla	•	•	•
Latte Macch., szimpla és dupla	•	•	•
Forró tej, szimpla és dupla	•	•	•
Tejhab, szimpla és dupla	•	•	•
Espresso Macch., szimp./dupl.	•	•	•
Tea italok, szimpla és dupla	•	•	•
Kávéskanna	•	•	•
Teáskanna	•	•	•
Ápolási kényelem			
AutoDescal	–	•	•
AutoClean	–	•	•
Kényelmes tisztítóprogramok	•	•	•
Automatikus öblítő funkció	•	•	•
ComfortClean	•	•	•
Kivehető tejezeték	•	•	•
Kivehető főzőmű	•	•	•
Műszaki adatok			
Fülkéméret (mm) (sz x ma x mé)	560-568 x 450-452 x 500	560-568 x 450-452 x 500	560-568 x 450-452 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	1,45	1,45	1,45
Feszültség (V)	220-240	220-240	220-240
Biztosíték (A)	10	10	10
Vízvezető tömlő hossza (m)	–	–	1,5
Elektromos kábel hossza (m)	2,0	2,0	2,0
Készülék színe			
Brillánsfehér	•	–	•
Cleansteel nemesacél	•	•	•
Grafitszürke	•	–	•
Obszidiánfekete	•	–	•

Hasznos információk részletesen

Szószedet a Miele beépíthető kávéfőzőkhöz

AromaticSystemFresh

A különbség ízlelhető: innovatív golyós őrlőműünk egyedülállóan aromakímélő módon őrli meg a kávészemeket – minden adaghoz frissen. Ezt az őrlőmű áthelyezése teszi lehetővé, amely ezentúl közvetlenül a főzőmű felett foglal helyet. Így az őrlést követően nem marad kávépor az őrlőműben. Élvezze a frissen őrölt kávészemekből készült kávé bármikor és zavartalanul: az új golyós őrlőmű ugyanis különösen halkán működik.

Automatikus tisztítás¹⁾

Könnyedén a szennyeződések és a vízkő ellen: a Miele gondoskodik a kávéfőző tisztításáról és vízkőmentesítéséről, hogy ön hasznosan tölthesse idejét. Az AutoClean automatikusan végzi a tejszeletek és a főzőmű tisztítását – a mindig tiszta kávéfőzőért. Az időrabló vízkőmentesítés csaknem teljesen elhagyható, mivel a szabadalmaztatott AutoDescal funkció gondoskodik a készülék automatikus vízkőmentesítéséről.

CoffeeSelect* ²⁾

A választás ezen szabadsága a legmagasabb szintű élményeket kínálja: kávékülönlegességeit most a megfelelő kávéfajtából készítheti el. A kávészemek három elkülönített tartályban helyezkednek el. Az italkészítés során manuálisan választhatja ki a kívánt fajtát – illetve automatikusan is, egy italfajta állandó hozzárendelésével. Élvezze az Espresso kávészemekből készült Espresso-t – mindig tisztán egy fajtából: a rendszerben nem marad kávémaradék.

ComfortClean

A ComfortClean rendszer révén gyerekjáték a higiénia fenntartása. A kávéfőző több alkatrésze, például a víztartály és a zacstartály is nagyon egyszerűen tisztítható mosogatógépben. Ez nagy mértékben hozzájárul a készülék értékének megőrzéséhez.

CupSensor³⁾

Az egyedülálló CupSensor megkönnyíti a CM 7 szabadonálló készülék kezelését. Ez az innovatív megoldás felismeri a csésze magasságát, és a központi kifolyót a megfelelő pozícióba igazítja. Az ideális távolságnak köszönhetően a kávé nem fröccsen ki, az eredmény pedig tökéletes hőmérsékletű kávé és optimális Crema. A tej hozzáadása után a központi kifolyó 1 cm-rel feljebb mozdul, hogy elkerülje ezzel a szennyeződést.

DirectWater

Praktikus és kényelmes: számos kávéfőzőnk rögzített frissvíz-bemenettel van ellátva. Így nincs szükség a víz rendszeres utántöltésére – ezzel időt takarít meg és még nagyobb kényelmet élvezhet. Igény szerint a készülékek frissvíz-ellátása átkapcsolható tartályos üzemmódra is.

EasyClick tejrendszer

A kényelmes EasyClick-tejrendszer révén a tejrendszer a készülékajtóba előlről egyszerűen a helyére pattintható, illetve onnan kivehető. A tejtartály kiváló minőségű üvegből készült. Az üveg a könnyebb tisztíthatósága mellett a tartály töltési szintjének folyamatos ellenőrzését is lehetővé teszi.

Egyszerű kezelés

A készülék vezérlése nem is lehetne kényelmesebb: az intuitív kezelésű érintőkijelzőnek köszönhetően néhány rövid érintést követően élvezheti kedvenc kávéjának ízét.

Felhasználói profilok

Az egyedi kávéízért: ha nem szeretné minden alkalommal újra megadni kedvenc itala beállításait, mentheti azokat felhasználói profiljában. Összesen legfeljebb tíz profil áll rendelkezésre. A felhasználói profil menti kedvenc italainak összes paraméterét: a kávébab fajtát, az őrlési mennyiséget, a víz hőmérsékletet és -mennyiséget, illetve adott esetben a tej- és tejszabvány mennyiséget is.

A kávé élvezete – az igazi ízélmény

Mindegy, hogy a Miele beépíthető vagy szabadonálló kávéfőzői mellett dönt: a kávézás tiszta élményének egyedülálló élvezete garantált. Kávéfőzőink tökéletesessé varázsolják a sokféle kávékülönlegesség elkészítését egy tökéletesen egymásra épülő rendszerben. Ezt ön is láthatja, érezheti az illatát, érzékelheti, hallhatja és természetesen egészen különleges módon ízlelheti.

Kávé- és teáskanna funkció

Látogatója jött? Kávéfőzője egy gombnyomásra egymás után akár nyolc csésze kávé vagy teavizet is elkészít az aláhelyezett kávé-, illetve teáskannába.

Egyszerű tisztítás

A napi tisztítást szinte önállóan végzik ezek az intelligens készülékek. A készülék minden tejjel készült kávé után magától kiöblíti a tejszeletéket. Az exkluzív AutoDescal vízkőmentesítő program a CM7-nél automatikusan hosszú élettartamot biztosít. A cseppfogó tálca, a víztartály és a zacstartály könnyen kivehető, és a ComfortClean-nek köszönhetően mosogatógépben tisztítható. A hatékony tisztítási funkciók garantálják a higiénit és a kiváló kávéízt.

OneTouch for Two

Minden szemeskávé rendszerrel kialakított kávéfőzőnk rendelkezik a már jól ismert OneTouch italkészítési funkcióval kívül az új OneTouch for Two funkcióval is. Ez a funkció egy gombnyomással lehetővé teszi egyszerre két ízletes kávéspecialitás elkészítését. Az adott program teljesen automatikusan elindul. A rövidebb elkészítési idő miatt több idő marad élvezni az ízeket.

Performance üzemmód

Kávéfőzőjét teljesen egyedileg állíthatja be igényeinek megfelelően. A kijelzőn kényelmesen választhat négy különböző mód közül – a gyári beállítás az Eco mód. Az Espresso rajongóinak a Barista mód a megfelelő, a tejes italok kedvelőinek inkább a Latte mód felel meg. A Party mód optimális sok ital gyors elkészítéséhez. Ezzel időt takarít meg, és biztosíthatja a legfinomabb kávéízt.

Időztítő

A kávéfőzők be- és kikapcsolása egyedileg és kívánságnak megfelelően programozható. Az első adag kávé pl. reggel közvetlenül készíthető, mivel a készülék automatikusan bekapcsol, este pedig magától kikapcsol. Energiatakarékossági okokból a kávéfőző hosszabb üzemszünet esetén teljesen kikapcsolható.

* modellfüggő

¹⁾ Szabadalom: EP 2705783, EP 2705784, DE 102014113160, DE102014113161

²⁾ Szabadalom: EP 2957199

³⁾ Szabadalom: EP 2454977 B1



Szállítás és telepítés

Amikor a kényelem természetes

Szeretnénk biztosítani, hogy Miele készülékeit a kezdetektől zökkenőmentesen használhassa.

Igény szerint házhoz szállítjuk az új készülékeket, ahol a Miele szakembere elvégzi a beszerelést. Emellett értékes tippeket és útmutatást is kaphat a termék használatára vonatkozóan.

A professzionális üzembe helyezés garantálja a készülékek tökéletes működését, és lehetőséget biztosít a funkciók széles spektrumának megismerésére. A Miele szeretné támogatni abban, hogy a kezdetektől a lehető legtöbbet hozza ki készülékeiből.

Kérésre régi készülékei szakszerű ártalmatlanítását is elvégezzük.

Gyorsabb indulás a szakértők tippjeivel

Készülékeit a Miele szakembere szereli be, aki emellett bevezeti önt a készülék használatába is. A gyakorlati bevezető során értékes tippeket és útmutatást is kap.

Biztonságosan a kezdetektől

Szervizünk biztosítja a készülék megfelelő beszerelését, ami gyártói garanciánk érvényességének előfeltétele. Ezenfelül még elektromos biztonsági ellenőrzést is végzünk – csak a biztonság kedvéért!

A Miele szakértőiben rejlik a különbség

Senki nem ismeri jobban a Miele készülékeket, mint saját szakembereink. Bízva készülékeit azokra, akik készítették.

A szállítási és beszerelési szervizről további információk az interneten, a miele.hu/service weboldalon olvashatók.

Egyéni terméktanácsadás

Amikor az információ élmény

A Miele értékes és innovatív készülékeket gyárt – amelyek a legjobb választást jelentik. Azért, hogy még több öröme legyen készülékében és annak számos funkciójában, a Miele egy vonzó ajánlattal áll elő: az egyéni terméktanácsadással.

Ezt a szolgáltatást teljesen az ön igényeire szabjuk. Ennek során az ön otthonában biztosítunk átfogó tanácsadást Miele készülékeinek funkcióiról és optimális használatáról.

Együtt állítjuk be készülékén kedvenc programjait, megismertetjük a speciális funkciókkal, valamint ápolási és kezelési útmutatást is adunk. Azt is megmutatjuk, hogyan érheti el egészen egyszerűen a legjobb eredményeket, és néhány értékes tippet is adunk, hogy minden alkalommal és sokáig örömet lelje a Miele készülékeiben.

Személyes tanácsadás

A Miele szakértői egyéni tanácsokkal látják el készülékeit illetően – egyenesen az otthonában.

Kedvenc programjainak beállítása

Egyéni programozással teljesen az ön igényeinek és szokásainak megfelelően állíthatjuk be készülékeit.

Tippek és trükkök a tökéletes eredményekért

Hasznos útmutatást kap készülékei kezeléséhez és ápolásához.

Az egyéni terméktanácsadásról további információk az interneten, a miele.hu/service weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.



Garanciahosszabbítás

Amikor a biztonság alapelv

Maximális biztonság a Miele garancia hosszabbításának köszönhetően

Hosszú élettartam, optimális kényelem használat közben és a legkiválóbb minőség – egy Miele termék vásárlásával ön mindig a lehető legjobb döntést hozza. Maximális biztonságban szeretné tudni új készülékét? Egyszeri átalánydíj ellenében a Miele exkluzív, 10 évre kiterjedő garanciát kínálja önnek.

A két éves gyártói garancia időtartama alatt lehetősége van arra, hogy garancia hosszabbítást igényeljen 1, 5 vagy 10 évre közvetlenül a Mielétől.

Exkluzív Miele garancia

A Miele az egyetlen gyártó, amely akár 10 évre kiterjedő teljes körű garanciát kínál – választhatóan egy éves garanciahosszabbítástól kezdődően.

Maximális biztonság

Ez idő alatt önt nem terheli semmilyen további költség a nem saját hibájából bekövetkező javításokért.

Ingyen új készülék

Ha a készülékén elvégzendő javítás gazdaságtalan lenne, ingyenes új készüléket biztosítunk önnek.

Magas szintű rugalmasság

A szerződést a teljes, két éves gyártói garancia időtartama alatt kötheti meg.

Gyors és megbízható

Javítást igénylő esetekben az ügyfélszolgálat gyorsan és megbízhatóan nyújt segítséget.

A garanciahosszabbításokról további információkat az interneten, a miele.hu/service weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.





Karbantartási szerviz

Amikor az értéktartás a filozófia része

A Miele készülékeket 20 éves élettartamra tesztelik. A fenntarthatóság és az erőforrások kímélésének érdekében a Miele szeretné támogatni önt készülékei lehetőleg hosszú távú használatában.

A karbantartási szerviz keretében Miele készülékeit gyári ügyfélszolgálatunk professzionális ápolásban részesíti. Egy kifejezetten a Miele által kifejlesztett diagnosztikai rendszerrel ellenőrizzük készülékeit, valamint frissítjük őket.

A készülékek funkcióinak vizsgálata mellett a készülékek intenzív tisztítására is sor kerül a Miele tisztítószereivel. Emellett értékes tippeket és útmutatást is kap a Miele készülék kezelésére vonatkozóan.

A készülékek értékállósága

A Miele szakemberei által végzett intenzív tisztítás és ápolás révén készülékei folyamatosan kifogástalan állapotban lesznek.

Tökéletes eredmények

A rendszeres ápolásnak és működési tesztnek, valamint a programok frissítésének köszönhetően mindig a legjobb eredményeket éri el.

Értékes tippek

A Miele szakemberei tippeket és trükköket mutathatnak önnek készülékei optimális használatával kapcsolatban.

A karbantartási szervizről további információkat az interneten, a miele.hu/service weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.



Miele gyári ügyfélszolgálat

Partnerei vagyunk minden szervizügyben

Egy Miele készülék megvásárlásával ön a hosszú élettartam és a legjobb minőség mellett dönt. Ha valamikor mégis segítségre lenne szüksége, a Miele ügyfélszolgálat gyors és megbízható segítséget nyújt.

Egy kiváló minőségű Miele készülék javításának még régebbi készülék esetén is van értelme, ez ráadásul egy tudatos döntés a nagyobb fenntarthatóság érdekében.

Tökéletes szerviz alatt nem csak a javítás esetén nyújtott hozzáértő segítséget értjük. A Miele sokkal inkább a készülékek kiszállításától és beszerelésétől azok üzembe helyezésig támogatja önt.

Mindig az ön közelében

Miele szakembereink és válogatott szervizpartnereink országsszerte rendelkezésre állnak, és a lehető legrövidebb időn belül megérkeznek önhöz.

Szakértelem

Műszaki szakembereink Miele háztartási készülékek szerelésére szakosodtak. Így biztosítják a gyors és szakszerű javításokat.

Fenntartható és hatékony

Az intelligens előkészítésnek köszönhetően a javítások 90%-át már az első kiszálláskor elvégezzük. Ezzel ön nemcsak időt spórol meg, hanem védi a környezetet is – mivel elkerüli a második kiszállást.

Megbízható alkatrészellátás

A Miele eredeti alkatrészeitől nemcsak a szó szerinti Miele minőséget várhatja el, hanem a gyors rendelkezésre állást is – még sok évvel Miele készülékének megvásárlása után is.

Könnyen elérhető

Javítási igényét jelezheti online, a miele.hu/service weboldalon, illetve a következő telefonszámon: +36 1 880 6400 Telefonon az alábbi időpontokban vagyunk elérhetők:

H–P 09:00–17:00

Ezekkel a témákkal kapcsolatban további információkat az interneten, az alábbi weboldalon talál:

miele.hu/service



Miele

Miele Kft.

Miele Experience Center – Bem Center

1027 Budapest
Bem József u. 1/B.

Telefon: 06 1 880 6400
Mobil: +36 20 474 0751
E-mail: bemutatoterem@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-18:00
Szombat: 10:00-14:00

Miele Experience Center Allee

1117 Budapest
Váli út 5.B ép. fszt. 1.

Telefon: 06 1 499 9835
Mobil: +36 20 354 6593
E-mail: allee@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 10:00-18:00
Szombat: 10:00-14:00

Miele Experience Center Debrecen

4026 Debrecen
Hunyadi u. 24., fszt. 8-9.

Mobil: +36 20 778 5015
E-mail: debrecen@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 10:00-18:00
Szombat: 10:00-14:00

A feltüntetett forint árak a hulladékkezelési díjat tartalmazó javasolt áfás fogyasztói árak, amelyeknek mindenkor változtatásának jogát - költségnövekedésre, tévesztésre, valamint nyomdai -, és szerelési hibákra való tekintettel - a Miele Kft. fenntartja magának.
A javasolt áfás fogyasztói árak szolgáltatást nem tartalmaznak. Az igénybevett szolgáltatások külön fizetendők.

Aktív környezetvédelem:
A prospektus papírja 100 % -ban klórmentes papírból készült.