

**Miele**

## G 5000, G 7000 mosogatógépek

Kiadás: 2024

Miele. Immer Besser.





Igényünk

# Immer Besser

Üdvözöljük a Mielénél

Amikor dédapáink megalapították a Miele vállalatot 1899-ben, a sikerhez ki kellett emelkedniük versenytársaik közül. Valójában csak kétféleképpen lehet ezt megtenni, vagy olcsóbbnak kell lenni, mint a többiek – vagy jobbnak. Mindkettő egyszerre gyakorlatilag lehetetlen. Ők úgy döntöttek, hogy „**Immer Besser**“, azaz mindig jobbak lesznek.

Azt, hogy a Miele a mai napig folyamatosan képes volt meggyőzően megfelelni ennek a magas színvonalnak, **számtalan testgyőzelem és díj** bizonyítja, de mindenekelőtt a sok millió **elégedett ügyfél** az egész világon.

Ne feledje: aki Mielét vásárol, fenntarthatóan cselekszik. Ennek oka, hogy következetesen erőforrás-kímélő módon gyártunk, és **különösen tartós készülékeket** kínálunk önnek, amelyek áram-, víz- és mosószerfogyasztásukban is példaeértékűek. Ugyanakkor a **partnerséget és a megbecsülést** képviseljük munkatársaink, értékesítési partnereink, végfelhasználóink, beszállítóink és szomszédaink felé.

Negyedik generációs ügyvezető tulajdonosokként megígérjük, hogy mindez így is marad.



*Markus Miele*

és

*Reinhard Zinkann*





## Tartalomjegyzék

### Bevezetés

Üdvözljük a Mielénél	03
Márkaígéretünk	06
Minőségi Miele mosogatógépek	10
Háztartási készülékek hálózatra kapcsolása:	
Miele@home	13
Innováció: AutoDos	16
Kialakítások	18
Méretválaszték	22
Kezelőpanel-konceptiók	23

### Termékelőnyök

A Miele mosogatógépek főbb jellemzői	27
További termékelőnyök	28
Kosárkialakítás	31
Mosogatóprogramok	38
Ökológiai felelősség	40
Minőségi tesztek	42
Edény- és pohárkímélés	44

### Termékek

Szószedet	46
Ikonok áttekintése	47
Termékáttekintés	49
Miele mosogatószerek	60
Szerviz	66

Minőség, amely megelőzi a korát.



**Az önök kívánságai alkotják készülékeink DNS-ét.**

A tartós megbízhatóság elérése érdekében az innovációt-mesteri szintű alkotómunkával ötvözzük – mert ez az aprólékos odafigyelés a részletekre biztosítja, hogy készülékeink hosszú ideig működjenek, és minden igényt kielégítsenek. Ezért készülékeinket olyan intuitívan terveztük, hogy minden mozdulat könnyedén megy velük. Akár textilápolásról, mosogatásról, hűtésről, konyhai készülékekről vagy padlóápolásról van szó – mi mindent megteszünk, hogy háztartásbeli tapasztalatait kellemesebbé tegyük.



# A hosszú élettartam a valódi fenntarthatóság

## Fenntarthatóság

Képzeld el, hogy sok év alatt számos készülék helyett csak egyet használ. Egyet, amellyel kevesebb energiára és vízre van szüksége. És fenntarthatóan jól tesz.



A Miele stratégiájával és a nagyobb fenntarthatóság érdekében tett intézkedéseivel elnyerte a Német Fenntarthatósági Díjat. További információ: a <https://www.miele.hu/c/fenntarthatosag-3646.htm>

## Alkotómunka

1899 óta az önök kívánságai jelentik az alapot készülékeinkhez. Minden egyes innováció sokkal többet jelent számunkra, mint pusztán egy okot az ünneplésre. Ez egy kihívás, hogy még jobbat hozzunk létre. Ezért készítjük az alkatrészeket, és öntjük a vasat saját magunk. Még a készülékeinket gyártó gépeket is mi állítjuk össze. Mi úgy hívjuk ezt: Immer Besser.


## Teljesítmény

Míg egyes autómotorokat 3 000 órán keresztül tesztelnek, addig mi akár 10 000 órán át teszteljük termékeink teljesítményének állandóságát<sup>1)</sup>. Éjjel-nappal. Átfogó és precíz módon. Ezért teljes mértékben rábízhatja magát termékeinkre.


<sup>1)</sup> További információk: [www.miele.hu/20ev](http://www.miele.hu/20ev)







A Miele mosogatógépeket 20 éves élettartamra tesztelik.<sup>1)</sup>



A fejlesztésre fordított időnk 30%-át a tesztelési fázis teszi ki. Azért, hogy a tökéletes csillogást 20 évre megígérhessük önnek, melyek során legérzékenyebb poharainak mindig gyengéd, ugyanakkor alapos tisztításban lesz része.



Ideális esetben a mosogatógépet nem halljuk, csak látjuk. Ezért gépeinket kivétel nélkül nemcsak a rendkívül hosszú élettartam, valamint a higiénikusan tiszta és fenntartható teljesítmény szempontjából teszteljük, hanem kifejezetten halk működésüket is ellenőrizzük.

Gondolja csak el, hogy 590 000 liter<sup>2)</sup> vizet spórolhat meg. Ugyanakkor évről évre kiváló eredményeket érhet el.



<sup>1)</sup> További információ: [www.miele.hu/20ev](http://www.miele.hu/20ev)

<sup>2)</sup> További információ: [www.miele.hu/20ev](http://www.miele.hu/20ev)





Miele@home

# Háztartási készülékek hálózatba kapcsolása: Miele@home\*

Okos hálózat: a Miele@home innovatív rendszerünkkel teljesen kihasználhatja a Miele készülékeiben rejlő lehetőségeket, és még intelligensebbé teheti a mindennapjait. Minden intelligens Miele háztartási készülék kényelmesen, biztonságosan hálózatba kapcsolható. A kezelés egyszerű – a Miele App, a Smart Speaker vagy meglévő Smart Home rendszerekbe való integrálás révén. A hálózatba kapcsolás az otthoni WiFi routeren és a Miele Cloudon keresztül történik.



## Miele App\*\*

Tökéletes társ: a Miele App révén mindig figyelemmel kísérheti Miele háztartási készülékeit. Szeretné például nyomon követni a sütőben zajló ételkészítési folyamatot? Vagy tudni szeretné, hogy befejeződött-e már a mosóprogram? Az App ellátja önt a szükséges információkkal, és kényelmes, gyors kezelést kínál. Ezenkívül az App olyan kiegészítő információkat és szolgáltatásokat kínál az ön Miele készülékeihez, mint pl. a BaristaAssistant vagy a receptek. Töltse le most az Appot!



## Smartspeaker\*\*\*

Kapcsolja hálózatba okos Miele háztartási készülékeit digitális hangvezérlő-rendszerekkel. Az Amazon Alexa vagy a Google Home segítségével kényelmesen elindíthatja a programokat, elvégezheti a beállításokat vagy lekérdezheti a készülékek állapotát. Ha tele van a keze, az ArtLine készülékeken a sütő ajtaját egyszerűen, hangvezérléssel kinyithatja. Egyre több rendszeren jelenítenek meg a kijelzők vizuális visszajelzést, nagyobb kényelmet biztosítva a mindennapokban.




## Integrálás Smart Home rendszerekbe

A Smart Home megkönnyíti a mindennapokat és személyre szabott otthoni kényelmet teremt. A redőnyök, a fűtés és a háztartási készülékek kommunikálnak egymással, és egyre inkább az App vagy Smartspeaker segítségével történik a vezérlésük. Számos Miele készülék is hálózatba kapcsolható. A praktikus Miele Cloud interfésznek köszönhetően ezeket gyorsan és egyszerűen integrálhatja saját Smart Home partneri alkalmazásába. Így a teljeskörűen hálózatba kapcsolt otthon hatékonyságát és kényelmét élvezheti.

# Háztartási készülékek hálózatba kapcsolása: Miele@home\*

A Miele App\*\* termékjellemzői



## Dashboard

Mindig az aktuális szinten: a Dashboardon ön az összes hálózatba kapcsolt Miele készülékének állapotát látja.

## MobileControl


A MobileControl segítségével az Appon keresztül vezérelheti készülékeit – bárhol is van.

## RemoteUpdate

A rendelkezésre álló szoftverfrissítések kérésre egyszerűen továbbíthatók az adott készülékre és telepíthetők – anélkül, hogy szerviztechnikust kellene hívnia.

## Fogyasztási Dashboard

Az energia- és vízfogyasztás átlátható kijelzésének köszönhetően spórolhat a költségeken és az erőforrásokon.



Fedezze fel a Miele Appban rejlő lehetőségeket!  
[www.miele.hu](http://www.miele.hu)



Töltse le most a Miele Appot!



\* A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre. A Miele hálózatba kapcsolható háztartási készülékeinek rendszerkövetelményeit a [miele.com/systemrequirements](http://miele.com/systemrequirements) oldalon találja meg.

\*\* Mobil végkészülékre elérhető. A minimális rendszerkövetelmények az App Store-ban megadott információkban találhatóak.

\*\*\* A hangvezérlés a Google LLC és az Amazon Alexa nevű szolgáltatásait használja és azok rendelkezésre állásától függ. A rendelkezésre álló funkciók köre országtól függően változhat. A Google, Google Home és a Google Nest Mini a Google LLC márkái. A Google Nest Mini működéséhez Wi-Fi, internetkapcsolat, egy közeli csatlakozóaljzat, egy Google-fiók és egy kompatibilis mobilkészülék szükséges. Az operációs rendszerrel kapcsolatos minimum követelményeket a [g.co/home/req](http://g.co/home/req) oldalon találja.

Kompatibilis az Alexa hangvezérléssel. Az Amazon, az Alexa és az összes hozzá tartozó márka az Amazon.com, Inc. vagy kapcsolódó vállalkozásainak márkái.

# Mosogatás egy új dimenzióban:

Automatikus adagolás az integrált PowerDisk funkcióval.

## Tökéletes adagolás – nincs túladagolás

A tökéletes tisztítási eredményekért és a környezetvédelemért egyszerre.

## Miele PowerDisk

100%-ban újrahasznosított műanyagból készült

## Kiváló tisztítási eredmények –

a kizárólagosan kifejlesztett porgranulátumnak köszönhetően

## Hatékony a vírusok ellen –

A Miele mosogatógépek a vírusok több mint 99,9%-át eltávolítják<sup>2)</sup>.



Tapasztalja meg a csúcsmínőségű mosogatást a Miele AutoDos segítségével: a maximális időmegtakarítás és a kiemelkedő tisztítási eredmények érdekében!

Az AutoDos a világszóró, integrált PowerDisk funkcióval rendelkező automatikus adagoló. A benne lévő porgranulátumot kifejezetten a mosogatógéphez és az automatikus adagoláshoz igazították. Az optimális eredmény érdekében gyorsan oldódik, így az edények minden mosogatáskor ragyogóan tiszták maradnak.

A PowerDisknek köszönhetően a granulátum adagolása automatikusan történik – a programnak megfelelően mindig optimális időpontban. Többé nem kell aggódnia semmi miatt, és az időt más dolgokra fordíthatja. A túladagolás sem lehetséges többé, így fontos erőforrások takaríthatók meg. Egy PowerDisk átlagosan 20 mosogatáshoz elegendő<sup>1)</sup>. Élvezze a szabadságot a Miele AutoDosnak köszönhetően!




# Exkluzív porgranulátum, amelyet kifejezetten a Miele mosogatógépekhez fejlesztettek ki az optimális tisztítási eredményekért

A kifejezetten a mosogatógépeinkhez kifejlesztett por granulátum – az AutoDos-szal kombinálva – optimális adagolást biztosít, és tökéletes tisztítási és szárítási eredményt eredményez.

Ez fenntartható a környezet számára, erőforrásokat takarít meg, és elkerülhető a túladagolás, csak annyi kerül felhasználásra, amennyi szükséges.

A PowerDisk-poharak anyaga 100%-ban újrahasznosított műanyag.



A legmagasabb higiéniai eredményekért jár díj a Miele AutoDos rendszerrel.

A tesztkritériumok részleteit a következő weboldalon találja: <https://www.miele.com/g7000-c>



## Kényelmes

A mosogatószerre nem kell minden mosogatás után gondolnia, elég, ha csak körülbelül egy hónap után jut az eszébe – mivel az innovatív PowerDisk adagolótechnika átlagosan 20 mosogatáshoz<sup>1)</sup> elegendő granulátumot tart készenlétben. Élvezze a szabadságot!



## Okos hálózat

A Miele@home rendszerrel teljesen kihasználhatja a Miele készülékeiben rejlő lehetőségeket, és még intelligensebbé teheti a mindennapjait: a világelső önálló mosogatógép biztonságosan és kényelmesen hálózatra köthető, és a kezelés így még egyszerűbb és kényelmesebb. Élvezheti az egyedülálló kényelmet.

Öntől függ, hogy az alkalmazáson keresztül aktiválja-e a készüléket, vagy egyszerűen csak tisztítószereket és tartozékokat rendel.

## Szabadság minden tekintetben

A G 7000 generációs mosogatógépek maximális kezelési szabadságot kínálnak. Használhatja az AutoDos automatikus adagolást integrált PowerDisk funkcióval, de adagolhatja a tablettákat vagy a port hagyományos módon az adagolókamrán keresztül is. Hogy melyik tisztítószert használja, arról minden alkalommal egyedileg dönthet.

<sup>1)</sup> kb. 20 mosogatáshoz az ECO programban

<sup>2)</sup> Az Integratív Higiéniai és Virologiai Intézet minősítése alapján a burokkal rendelkező és buroknélküli vírusoknak (pl. korona-, influenza-, illetve norovírusok) a tesztelt Higiénia és az Intenzív programban való eltávolítására vonatkoztatva, amelyek során mindig PowerDisk/UltraTabs mosogatószert használtak. A tesztkritériumok részleteit a következő weboldalon találja: <https://www.miele.com/g7000-c>.



**A Miele különféle kialakítású mosogatógépeket kínál önnek a konyhájához.**

Milyen típusú  
készüléket szeretne?

A Miele mosogatógépek  
kialakításai



**Teljesen integrált mosogatógépek**

A készülék teljes előlapja befedhető konyhájának egyedi előlap-dekorációjával vagy a Miele nemesacél CleanSteel fronttal. Ezáltal a készülék tökéletesen integrálható a konyhája designjába.




**Integrálható mosogatógépek**

A készülék előlapja a beépített konyha egyedi előlapjával fedhető be – mintha konyhája designját egy darabból öntötték volna ki. Másik megoldásként az előlapburkolat rendelkezésre áll nemesacél/CleanSteel kivitelben is.



### **Szabadonálló mosogatógépek**

Szabadon felállítható, önálló készülékek robusztus fedőlappal, amely munkafelületként használható. Mivel a készülék nincs szilárdan beépítve, költözéskor egyszerűen magával viheti, az új konyhai környezetben pedig ismét felállítható.



**Felső beépítés**

Hajlogatás nélküli betöltés: minden beépíthető Miele mosogatógép problémamentesen beépíthető ergonomikus magasságba is.

# A maximális kényelemért és a tökéletes design harmóniáért

Miele mosogatógépek változatos beszerelési lehetőségei



## Miele FrontFit

A Miele beépíthető mosogatógépek problémamentesen beépíthetők ergonomikus magasságba is. A FrontFit technológiával a Miele olyan speciális modelleket kínál, amelyek minimálisan csökkentik a távolságot a lábához vagy a szomszédos elülső részhez. Ez optimális egységet hoz létre. Az intelligens csúszó-mechánikának köszönhetően a kezelés különösen kényelmes.



Egységes megjelenés: az új Miele FrontFit technológia optimális kialakítást biztosít minden beépítési helyzetben.



## Fogantyú nélküli mosogatógépek Knock2open technológiával

A készülék ajtájára kétszer koppintva automatikusan kinyílik a mosogatógép ajtája – mindenfajta kézi fogantyú nélkül.



## Lábazat nélküli konyhai design

Még harmonikusabb megjelenés: a FrontFit-nek köszönhetően a Miele mosogatógépek akár szinte lábazat nélküli konyhakialakítással is kombinálhatók.

# Milyen fülke áll rendelkezésére?

A Miele mosogatógépek méretbeli sokszínűsége

A Miele mosogatógépei különböző készülékmagasságokban és -szélességekben érhetők el. Mindig az optimális megoldás konyhája számára!



## **XXL mosogatógép**

(85 cm magasság, 60 cm szélesség)

A teljesen integrálható mosogatógépei XXL-kivitelben is kaphatók. Ezek legalább 85 cm-es alépítési magassággal rendelkező konyhákhoz megfelelők. Ideálisak a magasabb munkalappal felszerelt, új típusú konyhákhoz.

Az XXL mosogatógépek akár 25%-kal nagyobb töltetmennyiséget képesek befogadni a felső kosárban a nagyobb rugalmasság és jobb elhelyezési lehetőségek érdekében, pl. a hosszútalpas poharakhoz, nagy kávéscsészékhez, és az akár 23 cm átmérőjű tárgyakhoz.



### **Standard mosogatógépek**

(81 cm magasság, 60 cm szélesség)

A legtöbb háztartásban jellemző standard fülkemerethez, 81 cm alépítési magasságtól.



### **A Miele extra keskeny készülékei**

(81 cm magasság, 45 cm szélesség)

45 cm széles mosogatógépeink semmiel sem maradnak el nagyobb testvéreik mögött: evőeszközfiók, alacsony energiafogyasztás, és a lehető legkényelmesebb kosárkialakítás jellemzi a Miele keskeny, 45 cm szélességű mosogatógépeit is.

Ideális a kis létszámú és kis helytel rendelkező háztartásokba, ahol mégsem szeretnének lemondani a Miele mosogatógépek nyújtotta előnyökről.

# Melyik kezelési koncepciót részesíti előnyben?

A Miele mosogatógépek kezelőpanel koncepciója \*



**Mosogatógépeink kezelőpaneljeinek koncepciójánál mindig egy dolog áll a középpontban: ön.** A kezelés minden szinten felhasználóbarát kialakítású, a lépéseken pedig intuitív és logikus módon vezeti végig önt.



**Kezelés érintéssel:** az M Touch funkcióval görgetéssel és húzással navigálhat a menüben – hasonlóan az okostelefonok működéséhez. Az enyhén döntött kijelzőről különösen jól leolvashatók az adatok. A kijelzővel felszerelt panel pedig érezhetően könnyedén tisztítható.

**Az érintőgombokkal történő programválasztás:** közvetlenül kiválasztható programok széles választéka jelenik meg áttekinthető módon a kezelőpanelen. A programok elnevezései és a további tartalmak a TFT szöveges kijelzőn jelennek meg.



A kiváló minőségű nemesacélnak köszönhető **modern megjelenés** különleges hatást kelt, és optimálisan igazodik a konyhai környezet-höz.


Modelltől függően a teljes felületen választható briliánsfehér szín is.



Kezelőpanel-színek az integrált mosogatógépekhez



Nemesacél  
CleanSteel



Briliánsfehér

A mosogatóprogramokat és mosogatási opciókat egyszerű gombnyomással választhatja ki. A kijelzés a 7-segmenses kijelzőn keresztül történik.





A teljesen beépíthető Miele mosogatógépek tökéletesen illeszkednek a konyhai környezetbe, a keskeny és átlátható kezelőpanel csak akkor jelenik meg, ha szükség van rá.



A legmagasabb szintű kényelmet szolgálja az M Touch Vi kijelző: a nagy méretű jól olvasható TFT-kijelzőn ujjával érintve és húzva választhatja ki a programokat és opciókat, ennél egyszerűbb már nem is lehetne.



Az egysoros szöveges TFT-kijelző megkönnyíti a kijelzések leolvasását. A kezelőpanel modelltől függően hátulról megvilágított Miele logóval kapható.



A mosogatóprogramokat és mosogatósi opciókat kiválaszthatja vagy gombnyomással módosíthatja a kezelőpanelen – gyorsan és egyszerűen. Számos program közvetlen választással is vezérelhető.

Klasszikus design, egyszerű és áttekinthető kezelés. A program kiválasztása egy gomb megnyomásával történik a kijelzőn, a hátralévő programidő megjelenik a 7 szegmenses kijelzőn.



Teljesen beépíthető mosogatógépek kezelőpanelje



AutoDos

# Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele mosogatógépek termékjellemzői\*

## **Exkluzív a Mielétől** Átgondolt tisztítórendszer

Kiváló eredmények: az AutoDos világszerte az első, integrált PowerDisk<sup>1)</sup> funkcióval rendelkező adagolás. A mosogatógép és az exkluzív granulátum így egy precízen összehangolt rendszert alkot – az adagolás a programtól függően és az optimális időben történik. Élvezze a szabadságot: egy PowerDisk átlagosan 20 mosogatáshoz<sup>2)</sup> elegendő utántöltés nélkül. És mindig a megfelelő mennyiségű porgranulátumot adagolja. Ez kíméli a környezetet és a pénztárcát.



## **Energiahatékonyság**

A tartósság programozva: sok Miele modell teljesíti a legmagasabb A energiahatékonysági osztály követelményeit.



## **Csekély zaj**

A Miele Silence csomaggal mosogatógépeink kiváló eredményeket érnek el, és szinte hangtalanul dolgoznak.




## **Exkluzív a Mielétől** QuickPowerWash

Rövid program: a legjobb tisztítási eredmények átlagos szennyezettségű edényekhez 58 perc alatt.



## **Ellenőrzött higiénia**

Higiénikus tisztaság: mindegyik Miele mosogatógép a vírusok több mint 99,9%-át eltávolítja<sup>3)</sup>.



## **Exkluzív a Mielétől** Miele@home

Tegye okosabbá életét: a Miele@home segítségével okosan hálózatba kapcsolhatja háztartási készülékeit – a több lehetőségért.

\* Modelltől függő felszereltségi jellemzők

<sup>1)</sup> Szabadalom: EP2850990, US9962062

<sup>2)</sup> Az ECO programban


<sup>3)</sup> Az Integratív Higiéniai és Virologiai Intézet minősítése alapján a burokkal rendelkező és burok nélküli vírusoknak (pl. korona-, influenza-, illetve norovírusok) a tesztelt Higiénia és az Intenzív programban való eltávolítására vonatkoztatva, amelyek során mindig PowerDisk/UltraTabs mosogatószert használtak. A tesztkritériumok részleteit a következő weboldalon találja: <https://www.miele.com/g7000-c>.

# Mely termékjellemzők különösen fontosak önnek?

A Miele mosogatógépek termékjellemzői\*



**Exkluzív a Mielétől** **3D MultiFlex-fiók<sup>1)</sup>**  
Bepakolás a legnagyobb rugalmassággal: a praktikus lehetőségekkel a kis edényeket is megfelelően elhelyezheti.



**Exkluzív a Mielétől** **BrilliantLight<sup>2)</sup>**  
A belső LED-világítás tökéletes rálátást biztosít a dolgok be- és kivételekor, még sötétebb körülmények között is.



**Exkluzív a Mielétől** **M Touch kijelző**  
A nagy kijelző és az oldalirányú csúsztatással történő görgetés gyors, egyszerű kezelést biztosít.



**FlexLine kosárialakítás**  
A rugalmasság biztosítja a kényelmet: egyszerű beállítás, rugalmas behelyezés és a legjobb tisztítási eredmények.



**Exkluzív a Mielétől** **Szabadalmaztatott<sup>3)</sup> AutoOpen-száritás**  
Az edények tökéletes száritása: A szabadalmaztatott AutoOpen technológiának köszönhetően.



**Exkluzív a Mielétől** **AutoClose**  
Elég egyetlen érintés: az AutoClose funkció segítségével az ajtó a motorral önműködően bezárul.



**Exkluzív a Mielétől** **Knock2open<sup>4)</sup>**  
Refinált: a mosogatógép kiválóan integrálható a fogantyú nélküli konyhákba – és koppintásra automatikusan nyílik.



**Extra halk**  
Ennyire halk: a program mindössze 37 dB(A) zajszinttel olyan halkán mosogat, hogy szinte észre sem vehető.



**SensorDry**  
A mosogatóprogram intelligens beállításai energiát és időt takarítanak meg a száritásnál.



### ComfortClose

Praktikus: az ajtó különösen könnyen nyitható és zárható, és a kívánt helyzetben megáll.



### Brilliant GlassCare<sup>5)</sup>

Kímélő és értékertartó: a Brilliant GlassCare kíméletesen ápolja poharait.



### Melegvíz-csatlakozás

Akár 35% árammegtakarítás<sup>6)</sup>: minden Miele mosogatógép csatlakoztatható egy max. 60 °C-os melegvíz-csatlakozóhoz.



### Teríték

Sok hely az edényeknek: hely akár 14 teríték számára.



### EcoPower technológia

Vizet és energiát takarít meg: az erőforrások hatékony kímélése a praktikus kialakítású vízbemenetnek köszönhetően.



### Féltöltet

Nincs szükség teljes megtöltésre: az automatikus töltetfelismerés beállítja a víz- és áramfogyasztást.



### Frissvízrendszerű mosogatógép 6 liter vízfogyasztástól

Minimális vízfogyasztás az Automatikus programban a legjobb eredmények mellett az erőforrások kímélése érdekében.



### Időzítő

Okos: a készülék ennek során mindig automatikusan a legkedvezőbb áramdíjszabást választja ki az Ön számára.



### SolarSpar

Verhetetlen: minimális, mosogatási ciklusonként 0,06 kWh áramfogyasztás napenergia, hőszivattyú vagy gáz-/olajfűtés segítségével.

\* Modelltől függő felszereltségi jellemzők

<sup>1)</sup> szabadalom: DE102008062761, EP2201887, US9516990


<sup>2)</sup> szabadalom: EP2233061, US8297768

<sup>3)</sup> szabadalom: DE102007008950, EP2120671, US 8671587

<sup>4)</sup> szabadalom: EP2428153, US875824, US9267319

<sup>5)</sup> kímélő program

<sup>6)</sup> programmix átlagában, a hideg víz csatlakozáshoz képest



# Milyen kosárkialakításra van szüksége?


A 7000-es generációs\* Miele mosogatógép kosárkialakítása



**Exkluzív a Mielétől** **3D-MultiFlex-fiók**  
Minden evőeszköz külön helyezkedik el, a szennyeződések maradéktalan eltávolítása után a készülék tökéletesen megszáritja az evőeszközöket. Az olyan kicsi edények, mint például az eszpresszós csészék, itt elhelyezhetők.



**Exkluzív a Mielétől** **FlexCare pohártartó**  
Egyedülállóan biztonságos és kímélő elhelyezés: beépített szilikonréteg és hullámos kialakítás garantálja a biztonságos tartást.



**Exkluzív a Mielétől** **FlexCare csészetartó**  
Védelmet biztosító szilikon elemek és hullámos kialakítás a tökéletes tartásért.



**XL Assist**  
Tökéletes nagy dolgokhoz: az XL-Assist segítségével helytakarékosan elhelyezheti a fazekakat és tálakat.



**MultiClip**  
Praktikus apró dolgokhoz: a MultiClip segítségével könnyedén rögzíthet kis tálakat, kannákat vagy fedeleket a kosárhoz.



**Exkluzív a Mielétől** **StrawClean**  
Alapos tisztaság: az újrafelhasználható szívószálakat alaposan megtisztítja és biztonságosan a helyükön tartja.



**FlexCare Glass&Bottle**  
Maximális rugalmasság: a palackok és az üvegek biztonságos helyen helyezkednek el az alsó kosárban az optimális tisztítás érdekében.



**Két részes kihajtható tüskesor**  
Tálak tökéletes szárítása és elhelyezése.



**Ergonomikus kosárfogantyúk**  
Egyszerűbbé teszik a mindennapokat: a kosarak ergonomikus fogantyúi megkönnyítik a kezelést minden ki- és berakodáskor.

# Milyen kosárkialakításra van szüksége?

A Miele mosogatógép kosárkialakítása (60 cm széles)

„MaxiComfort“ kosárkialakítás

## 3D-MultiFlex-fiók


- 1 állítható magasságú jobb oldali rész
- 2 oldalirányban állítható bal oldali rész

## Felső kosár:

- 3 állítható magasságú
- 4 komplett két részes kihajtható túsoros
- 5 FlexCare-csészetartó hullámos kialakítással és szilikon elemekkel a borospoharak számára
- 6 széles fogantyúelem nemesacéllal, ergonomikus perem, a felső és alsó kosárban


## Alsó kosár:

- 7 MultiComfort-terület
- 8 2 kihajtható túsoros
- 9 állítható magasságú FlexCare-pohártartó
- 10 állítható magasságú FlexCare Glass & Bottle (két palack számára)
- 11 StrawClean
- 12 2 MultiClips
- 13 XL-Assist





## „ExtraComfort“ kosárkialakítás



### 3D-MultiFlex-fiók

- 1 állítható magasságú jobb oldali rész
- 2 oldalirányban állítható bal oldali rész


### Felső kosár:

- 3 állítható magasságú
- 4 két részes kihajtható túsoros (elől)
- 5 FlexCare-csészetartó hullámos kialakítással rögzítő elemekkel borospoharak számára
- 6 széles fogantyúelem, ergonomikus perem a felső és alsó kosárban

### Alsó kosár:

- 7 MultiComfort-terület
- 8 2 túsoros (jobb oldalon kihajtható, bal oldalon rögzített)
- 9 állítható magasságú FlexCare Glass & Bottle (két palack számára)
- 10 2 MultiClips
- 11 XL-Assist

## „Comfort“ kosárkialakítás



### 3D-MultiFlex-fiók

- 1 állítható magasságú jobb oldali rész
- 2 oldalirányban állítható bal oldali rész

### Felső kosár:

- 3 állítható magasságú
- 4 rögzített túsoros
- 5 FlexCare-csészetartó hullámos kialakítással rögzítő elemekkel borospoharak számára
- 6 széles fogantyúelem a felső és alsó kosárban

### Alsó kosár:

- 7 MultiComfort-terület
- 8 2 túsoros (jobb oldalon kihajtható, bal oldalon rögzített)

# Milyen kosárkialakításra van szüksége?

A Miele mosogatógép kosárkialakítása (60 cm széles)

## „MaxiComfort P“ kosárkialakítás

### 3D-MultiFlex-fiók


- 1 állítható magasságú jobb oldali rész
- 2 oldalirányban állítható bal oldali rész

### Felső kosár:


- 3 állítható magasságú
- 4 komplett két részes kihajtható túsoros
- 5 FlexCare-csészetartó hullámos kialakítással és szilikon elemekkel a borospoharak számára
- 6 széles fogantyúelem nemesacéllal, ergonomikus perem, a felső és alsó kosárban

### Alsó kosár:

- 7 MultiComfort-terület
- 8 2 kihajtható túsoros
- 9 állítható magasságú FlexCare-pohártartó
- 10 állítható magasságú FlexCare-pohártartó MultiClippel
- 11 kihajtható palacktartó



## „ExtraComfort P“ kosárkialakítás



### 3D-MultiFlex-fiók

- 1 állítható magasságú jobb oldali rész
- 2 oldalirányban állítható bal oldali rész


### Felső kosár:

- 3 állítható magasságú
- 4 két részes kihajtható túsoros (elől)
- 5 FlexCare-csészetartó hullámos kialakítással és szilikon elemekkel a borospoharak számára
- 6 széles fogantyúelem, ergonomikus perem a felső és alsó kosárban

### Alsó kosár:

- 7 MultiComfort-terület
- 8 2 túsoros (jobb oldalon kihajtható, bal oldalon rögzített)
- 9 állítható magasságú FlexCare-pohártartó

### „ComfortPlus“ kosárkialakítás



#### 3D-MultiFlex-fiók

- 1 állítható magasságú jobb oldali rész
- 2 oldalirányban állítható bal oldali rész


#### Felső kosár:

- 3 állítható magasságú
- 4 rögzített túsoros
- 5 FlexCare-csészetartó hullámos kialakítással rögzítő elemekkel borospoharak számára
- 6 széles fogantyúelem, ergonomikus perem a felső és alsó kosárban

#### Alsó kosár:

- 7 MultiComfort-terület
- 8 2 túsoros (jobb oldalon kihajtható, bal oldalon rögzített)

### „Comfort“ kosárkialakítás



#### 3D-MultiFlex-fiók

- 1 állítható magasságú jobb oldali rész
- 2 oldalirányban állítható bal oldali rész

#### Felső kosár:

- 3 állítható magasságú
- 4 rögzített túsoros
- 5 FlexCare-csészetartó hullámos kialakítással
- 6 széles fogantyúelem a felső és alsó kosárban


#### Alsó kosár:

- 7 MultiComfort-terület
- 8 2 túsoros (jobb oldalon kihajtható, bal oldalon rögzített)

# Milyen kosárkialakításra van szüksége?

A Miele mosogatógép kosárkialakítása\* (45 cm széles)

## „MaxiComfort 45“ kosárkialakítás



### MultiFlex-fiók 45

1 kihajtható tűskéssel a nagy evőeszközök-höz

### Felső kosár:

- 2 állítható magasságú
- 3 két részes kihajtható tűskesor
- 4 FlexCare-csészetartó hullámos kialakítással és szilikon elemekkel a borospoharak számára
- 5 széles fogantyúelem nemesacéllal, ergonomikus perem, a felső és alsó kosárban

### Alsó kosár:

- 6 MultiComfort-terület
- 7 2 kihajtható tűskesor
- 8 állítható magasságú FlexCare-pohártartó
- 9 állítható magasságú FlexCare-pohártartó MultiClippel

## „ExtraComfort 45“ kosárkialakítás

### MultiFlex-fiók 45


1 tűskéssel a nagy evőeszközökhöz

### Felső kosár:


- 2 széles fogantyúelem, ergonomikus perem a felső és alsó kosárban
- 3 állítható magasságú
- 4 tűskesor
- 5 FlexCare-csészetartó hullámos kialakítással és szilikon elemekkel a borospoharak számára

### Alsó kosár:

- 6 MultiComfort-terület
- 7 2 kihajtható tűskesor
- 8 állítható magasságú FlexCare-pohártartó



## „Comfort 45“ kosárkialakítás



### Eredeti Miele evőeszközfiók

1 tuskéssel a nagy evőeszközökhöz

### Felső kosár:

2 ergonomikus kosárfogantyúk

a felső és alsó kosárban

3 állítható magasságú

4 túsoros

5 FlexCare-csészetartó

hullámos kialakítással

### Alsó kosár:

6 MultiComfort-terület

7 2 túsoros

# Minden szituációra felszerelve

## A Miele mosogatógépek programjai\*

### A Miele mosogatógép extrái<sup>2)</sup>

**AutoDos:** a granulátum adagolása a választott programtól függően történik – a szükséges mennyiségben és az optimális időpontban.

**IntenseZone:** ez az opció megnövelt tisztítóerőt biztosít az alsó kosárban, igény szerint bekapcsolható.

**Quick/Express:** ennek az extrának a kiválasztásával lerövidíti a programidőt.

A PowerWash 60 °C programból a Quick kiválasztásával QuickPowerWash program lesz.

**Extra tiszta:** igény szerint bekapcsolható, megnövelt tisztítóerőt biztosít.

**Extra száraz:** a hosszabb szárítási fázisnak és az öblítési hőmérséklet növelésének köszönhetően még az olyan problémás edények is tökéletesen megszáradnak, mint pl. a műanyag edények.


**BottleClean:** palackokhoz és magas edényekhez szabva. Optimális tisztítás a FlexCare Glass & Bottle használatával.

### A kiválasztott mosogatóprogramok aktuális jellemzői



#### **Automatikus 45–60 °C**

Nem érzékeny edényekhez: például a vegyes edényekhez háztartási ételmaradékokkal.



#### **ECO**

Valóban takarékos: a víz és energiatakarékos program alkalmas a vegyes edényekhez.



#### **PowerWash 60 °C**

A legjobb tisztítási és szárítási eredmények a normál szennyezettségű edényeknél 90 perc alatt.



#### **ComfortWash 45 °C**

A program ideális enyhén szennyezett edények és hőmérséklet-érzékeny poharak tisztítására.



#### **Intenzív 75 °C**

Maximális tisztítás: a fazekak és serpenyők maradéktalanul tiszták lesznek.

## További programok speciális alkalmazásokhoz



### Higiénia 75 °C

A magas hőmérséklet használata révén higiénikusan tisztíthatók például a cumisüvegek. A Rhein-Waal Egyetem által tanúsítva.<sup>1)</sup>



### Pasta/Paella 75 °C

A keményítőtartalmú ételekhez: a magasabb hőmérsékletnek és a hosszabb áztatási időnek köszönhetően maradéktalanul eltávolítja a tészta-, rizs- és krumplimaradványokat.



### Exkluzív a Mielétől SolarSpar

Verhetetlen: minimális, mosogatási ciklusonként 0,07 kWh áramfogyasztás napenergia, hőszivattyú vagy gáz-/olajfűtés segítségével.



### QuickPowerWash 55 °C

A legjobb tisztítási és szárítási eredmények a normál szennyezettségű edényeknél 58 perc alatt.



### Felső kosár nélkül 65 °C

Nagy méretű edényekhez: így a terjedelmesebb mosogatnivaló is problémamentesen tisztítható az alsó kosárban.



### Extra halk 50 °C

Alig hallható: vegyes edényekhez enyhén rászáradt ételmaradékok esetén.



### Söröspoharak 45 °C

Ragyogó megjelenés: a program megtisztítja és megszáritja a söröspoharakat, ezáltal garantálja a tökéletes habkoronát.



### Gép tisztítása 75 °C

Ápolóprogram: a mosogatógép hatékony alaptisztítása a szagok megelőzésére.



### Só kiöblítése

Praktikus a tisztításhoz: a sótartály feltöltése után a sómaradványok a mosogatótérből eltávolításra kerülnek.



### Kímélő 45 °C

Gyengéd és kímélő: a program a kissé szennyezett, hőmérsékletre érzékeny edények és poharak ideális mosogatására alkalmas.



### ComfortWash+ 55 °C

Nagy tisztítási teljesítmény: a ComfortWash+ még a makacs szennyeződések is alaposan eltávolítja.

\* Modellről függő felszereltségi jellemzők

<sup>1)</sup> A tesztkritériumok részleteit a következő weboldalon találja: <https://www.miele.com/g7000-c>

<sup>2)</sup> A mosogatási opció befolyásolhatja az áram-/vízfogyasztást vagy a programidőt

# Felelősséget vállalunk környezetünkért

## Vállalati filozófiánk alapja

A környezettel szembeni felelős bánásmódnak a Mielénél hagyománya van! „Immer Besser“ mottónkhoz híven hosszú évek óta fejlesztünk önöknek olyan háztartási készülékeket, amelyek védik környezetünket és erőforrásainkat. Ez az anyagválasztásnál kezdődik, a hatékony termeléssel folytatódik és – a készülék hosszú élettartamát követően – a környezetbarát újrafeldolgozással fejeződik be.

### Maximális energiahatékonyság

ECO programunknak köszönhetően mosogatógépeink különösen gazdaságosak. Sok modellünk eléri a legmagasabb A energiahatékonysági osztályt. Ez mindössze 0,54 kWh fogyasztási értéket tesz lehetővé az ECO programban – nagyobb költségmegtakarítás és kevesebb erőforrás-felhasználás érdekében.

### Innovatív víztakarékosság

A víz fontos erőforrás. Annál fontosabb, hogy óvatosan bánjunk vele. A Miele mosogatógépek kizárólag friss vízzel tisztítanak, az Automatikus programban pedig alig 6 literes vízfogyasztással működnek. Ezt az intelligens EcoPower-technológia teszi lehetővé. Ezzel a Miele az elmúlt 30 évben 85%-kal csökkentette a vízfogyasztást.

### Kisebb áramfogyasztás

Minden Miele mosogatógép csatlakoztatható emellett egy max. 60 °C-os melegvíz-csatlakozóhoz. Így az áramfelhasználás tovább csökkenthető. Átlagosan\* akár 35% energia takarítható meg minden programnál.

Ennek eredményeként a Miele mosogatógépei nemcsak különösen nagy teljesítményűek, hanem környezetbarátak is – mindez a legjobb tisztítási eredmény mellett, amit elvárhat!



### Meleg víz

Emellett minden Miele mosogatógép csatlakoztatható egy max. 60 °C-os melegvíz-csatlakozóhoz. Így a Kímélő program használata esetén az áramfelhasználás akár 35%-kal, a programidő pedig akár 10%-kal csökkenhet. Az ECO programban a mosogatógép energiafogyasztása akár 0,29 kWh-ra is lecsökkenhet.

\* programmix átlagában, a hideg víz csatlakozáshoz képest





A

B

C

D

E

F

G

# Maximális Miele minőség a hosszú élettartamért

A Miele mosogatógépek átfogó minőségi tesztelése





# Tesztelt minőség

A Miele számára a biztonság kiemelt szempont. Ezért különleges hangsúlyt helyezünk a gyártásra és a felhasznált anyagokra.

## **Teljesítményteszt**

A teljesítményteszt során a tisztítási és szárítási eredmények mellett minden egyes mosogatóprogram zaj- és a fogyasztási értékeit is összevetjük a Miele magas minőségi követelményeivel.

## **Kosárteszt**

A valóság-hű ellenőrzési feltételek megteremtése érdekében a kosarakat különböző súlyokkal töltjük meg: max. 3 kg az evőeszköziókba, max. 10 kg a felső kosárba, max. 20 kg az alsó kosárba kerül. Meghatározott terhelés mellett a kosarakat 100 000 alkalommal automatikusan be- és kifelé mozgatjuk.

## **Ajtó tartóteszt**


Egy készülék hosszú élettartama alatt a mosogatógép ajtaja különösen nagy igénybevételnek van kitéve. Ezt a terhelést egy tartóteszt szimulálja: egy különleges berendezés 100 000 alkalommal automatikusan kinyitja és becsukja a mosogatógép ajtaját.

# Tökéletes ápolás a minőségi poharaknak

A Miele mosogatógépek kímélik az edényeket és poharakat

## A Riedel a Miele mosogatógépeket ajánlja

Sérülékeny, minőségi borospoharat mosogatógépben tisztítani? A Miele számára nem probléma! Mivel a különleges felszerelési jellemzők egyedülálló kombinációjának köszönhetően a Miele a poharak kímélő tisztításának specialistája:

- 3D MultiFlex-fiók<sup>1)</sup>:  
hosszú szárú poharak kíméletes elhelyezése a felső kosárban
- Miele FlexLine kosárkialakítás:  
borospoharainak kímélő elhelyezése
- Szabadalmaztatott AutoOpen szárítás<sup>2)</sup>:  
kímélő, ragyogó szárítás utólagos polírozás nélkül
- Kímélő program :  
optimálisan vezérelt pohártisztítás
- Miele tisztítószer:  
tökéletesen harmonizált tisztítószer speciális üvegvédő összetétellel

Az eredmény: csillogóan tiszta poharak utólagos polírozás nélkül. Nincsenek cseppek, vízfoltok, törött poharak. Az értékes poharak sok mosogatás után is ugyanolyan szépek, mint az első napon.

Még a vékony falú, minőségi poharakat is nyugodtan mosogathatja a Miele mosogatógépben. Ezt az állítást a borospoharakat feltaláló és gyártó Riedel Glas cég is megerősíti. Maximilian Riedel kifejezetten a Miele mosogatógépeit ajánlja az általa gyártott (kézzel és géppel fűjt) poharak tisztításához:



Miele tisztítószer

”

Kiváló minőségű poharak gyártója én nagyon fontos számomra, hogy poharaink tökéletesen és kíméletesen tisztíthatók.

A Mielével a poharak ápolása gyerekjáték, az eredmény pedig egyszerűen verhetetlen.

Maximilian Riedel

<sup>1)</sup> szabadalom: DE102008062761, EP2201887, US9516990

<sup>2)</sup> szabadalom: DE102007008950, EP2120671, US 8671587

\* Modelltől függő felszereltségi jellemzők



# Hasznos információk részletesen

## Miele mosogatógépek szójegyzéke

### 3D MultiFlex-fiók<sup>1)</sup>

Javítottuk az evőeszköz-mosogatófiókat: most az étkezés kisebb darabjait, például az espressós csészéket is elhelyezheti a mosogatógép evőeszköz-mosogatófiójában. A 3D-MultiFlex fiók egy süllyesztett középső és két oldalsó részből áll. A bal oldalt eltolhatja jobbra, hogy a felső kosárban helyet csináljon a magas borospoharaknak. A süllyesztett jobb oldali részben kényelmesen elhelyezheti a nagy evőeszközöket és az étkezés kisebb darabjait.

### AutoClose

A Miele AutoClose funkcióval a mosogatógép automatikusan és nagyon finoman záródik. Ez nemcsak kényelmes, hanem elegáns is – csaknem mágiikus pillanat a mindennapokban. Elég, ha az ajtó csak finoman hozzár a készülékhez – a mosogatógép motor segítségével önműködően záródik.

### AutoDos

Kiváló eredmények: az AutoDos világszerte az első, integrált PowerDisk<sup>2)</sup> funkcióval rendelkező adagolás. A mosogatógép és az exkluzív granulátum így egy precízen összehangolt rendszert alkot – az adagolás a programtól függően és az optimális időben történik. Élvezze a szabadságot: egy PowerDisk átlagosan 20 mosogatáshoz elegendő<sup>3)</sup>.

### AutoOpen szárítás<sup>4)</sup>

A mosogatóprogram végén a mosogatógép ajtaja automatikusan kinyílik és résnyire nyitva marad. A ventilátor kiegészítő támogatásával a meleg, párás levegő kivezethető a mosogatótérből, és még a nehezen mosható mosogatóval, például műanyag edények is teljesen szárazak lesznek. A munkalapot a levegő speciális kialakítású vezetése óvja meg a nedvességtől.

### Brilliant GlassCare

A Brilliant GlassCare kímélő mosogatást biztosít a poharak számára. A kímélő program már 45 °C-on is tisztít. A borospoharak szilikonpárnákkal ellátott FlexCare pohártartóba helyezhetők. A program végén a szabadalmaztatott AutoOpen szárítási funkció automatikusan kinyitja a mosogatógép ajtaját. A poharak utólagos polírozás nélkül is szárazak – és az üvegvédő formulát tartalmazó különleges tisztítószereinkkel optimálisan ápolhatók.

### BrilliantLight<sup>5)</sup>

A szabadalmaztatott <sup>5)</sup> ajtóvezérlésnek köszönhetően a mosogatógép kinyitáskor automatikusan négy erős LED kezd világítani. Ez a négy erős LED ragyogó fényvel látja el a belső teret. A mosogatógép munkatere tökéletes megvilágítást kap, ami érezhetően megkönnyíti a kosarak be- és kipakolását.

### ComfortClose

Élvezze ki a különösen könnyen járó Miele ajtó nyitását és zárását. Az ajtó ráadásul bármely tetszőleges helyzetben megáll. Az ajtót nem feltétlenül kell teljesen kinyitni, amikor az utolsó poharat vagy kanalat is elrakja. Félig kinyitva általában elegendő ahhoz, hogy az utolsó poharat gyorsan a felső kosárba helyezze.

### EcoPower technológia

A vízfelhasználás az ECO-programban 8,4 literre van korlátozva. Így a felmelegítéshez is kevesebb energia szükséges – és ön profitálhat az energiahatékony mosogatógépből. A vízmegtakarítást egy intelligens kialakítású összefolyórendszer és egy új, rendkívül hatékony szűrőrendszer teszi lehetővé. A kiegészítő szigetelés csökkenti a hővesztéget, és ezzel a víz felmelegítéséhez szükséges energiát is.

### Energihatékonyság

Sok Miele modell eléri a legmagasabb, A energiahatékonysági osztályt. Az energiacímkéről egy szempillantás alatt leolvashatja a mosogatógép hatékonyságát és teljesítményét. A Miele készülékek egyesítik a kiváló tisztítási és szárítási eredményeket, valamint a rendkívül alacsony áram- és vízfogyasztást.

### Extra halk

A Miele Extra halk program mindössze 37 dB(A) zajszinttel olyan halkan mosogat, hogy szinte észre sem vehető. Ideális nyitott lakókonyhákhoz és éjszakai mosogatáshoz.

### FlexLine kosárkialakítás

Az étkezés és az evőeszközök legkülönbözőbb darabjait mindig megfelelően helyezheti el lenyűgöző lehetőségekkel. A markáns és elegáns fogantyúval a kosarak biztonságosan kihúzhatók – bármilyen szögben. A FlexCare csészétartó hullámos kialakításán a csészék biztonságosan elhelyezhetők. A tálaknak a két részben felhajtható tükörsorok között talál optimális helyet. És az értékes borospohár? A FlexCare pohártartóban a szilikonpárna gondoskodik védelmükről.

### Időzítő

A készülék ennek során mindig automatikusan a legkedvezőbb áramdíjszabást választja ki az Ön számára.

### Frissvízrendszerű mosogatógép 6 liter vízfogyasztástól

A Miele mosogatógépek kizárólag friss vízzel tisztítanak, az Automatik programban pedig alig 6 literes vízfogyasztással működnek – ez jóval kevesebb, mint amennyi egy mosogató feltöltéséhez szükséges. Ezzel a Miele az elmúlt 30 évben 85%-kal csökkentette a vízfogyasztást. Az áramfogyasztás is új csúcspontot ér el: az ECO programban a Miele mosogatógépek mindössze 0,54 kWh-t fogyasztanak.

### Ellenőrzött higiénia<sup>6)</sup>

Gondtalan mosogatás: a PowerDisk ill. az UltraTabs mosogatószerekkel kombinálva a Higiénia és az Intenzív program az összes lehetséges vírus (pl. korona, influenza- vagy norovírusok) több mint 99,9%-át megbízhatóan eltávolítja. Ezt a Higiéniai és Virologiai Intézet ellenőrzése is megerősítette.\*

A Rhein-Waal Egyetem által elvégzett tesztek is bizonyították a Miele mosogatógépek rendkívüli higiénikus tisztítási teljesítményét. A higiéniai teszt során az AutoDos és a PowerDisk használatával az ECO és a QuickPowerWash 65 °C program a baktériumok (enterococcus faecium) több mint 99,99%-át eltávolítja.

### Féltöltet

Tiszta lelkiismerettel mosogathat kisebb mennyiségű edényeket is: mosogatógépe majdnem minden programnál automatikusan megméri az edények mennyiségét a mosogatótérben, és pontosan hozzáigazítja a vízhasználatot. Az automatikus töltetfelismeréssel nem kell többé arra várnia, hogy megteljen a mosogatógép.

### Knock2open<sup>7)</sup>

Nem varázslat, csupán Miele: a Knock2open mágikus élménnyé teszi a mosogatást, és így tökéletes megoldást jelent a fogantyúk nélkül kialakított konyhákba. A teljesen beépíthető Miele mosogatógép előlapjára kettőt koppintva a kifinomult nyitómechanizmus teljesen önállóan kb. 10 cm-re kinyitja az ajtót. Olyan kényelem, amely nap mint nap elvárásol.

### Miele@home

Okos hálózat: a Miele@home innovatív rendszerünkkel teljesen kihasználhatja Miele készülékeiben rejlő lehetőségeket, még intelligensebbé teheti mindennapjait. Minden intelligens Miele háztartási készülék kényelmesen, biztonságosan hálózatba kapcsolható. A kezelés egyszerű Miele a Miele App, a Smart Speaker vagy meglévő Smart Home rendszerekbe való integrálás révén. A hálózatba kapcsolás az otthoni WiFi routeren és a Miele Cloudon keresztül történik.

### M Touch kijelző

Kezelje mosogatógépét egyszerűen úgy, mint az okostelefonját: a nagy színes TFT-kijelzőn a programok és a mosogatói opciók szöveges szimbólumokként jelennek meg az App-Optik alkalmazásban. Egy koppintással választhat vagy ujját balra húzva görgethet végig a programokon és opciókon. A TFT-kijelző egy, a mosogatógépek számára kialakított új panelbe van beépítve, amely egyesíti a kényelmes kezelést a visszafogott formatervezéssel.

### QuickPowerWash

Együttműködésben verhetetlenek: a

QuickPowerWash mosogatóprogrammal és a kifejezetten hozzá kialakított

UltraTabs -szal vagy PowerDisk -kel a legjobb tisztítási és szárítási eredményeket érheti el a normál szennyezettségű edényeknél 58 perc alatt. A speciálisan kifejlesztett mosogatószerek rövidebb, csupán 2-3 percnyi oldódási idővel rendelkeznek. Ezáltal a tisztítási teljesítmény már a mosogatóprogram elején rendelkezésre áll.

### SensorDry

A konyhában a helyiség hőmérséklete és a mosogatógépben lévő töltet mennyisége befolyásolhatja a szárítási folyamatot. Az Automatikus programban a SensorDry optimális szárítási eredményeket biztosít még az ideálisnál gyengébb körülmények között is.

### SolarSpar

A SolarSpar öblítő program az optimális program olyan háztartások számára, ahol napkollektoros rendszer, hőszivattyú vagy gázolajos fűtési rendszer van, mert csak a már előmelegített bejövő víz hőmérsékletét használja fel. Az intelligens programkezelésnek köszönhetően szenzációsan alacsony, mosási ciklusonkénti 0,05 kWh-os energiafogyasztás érhető el.\*

### Melegvíz-csatlakozás

Minden Miele mosogatógép csatlakoztatható emellett egy max. 60 °C-os melegvíz-csatlakozóhoz. Így az áramfelhasználás tovább csökkenthető. Átlagosan akár 35% energia takarítható meg minden programnál.

\*modellfüggő

<sup>1)</sup> szabadalom: DE102008062761, EP2201887, US9516990

<sup>2)</sup> szabadalom: EP2850990, US9962062

<sup>3)</sup> Az ECO programban

<sup>4)</sup> szabadalom: DE102007008950, EP2120671, US 8671587

<sup>5)</sup> szabadalom: EP2233061, US8297768

<sup>6)</sup> Az Integratív Higiéniai és Virologiai Intézet minősítése alapján a burokkal rendelkező és burokk nélküli vírusoknak (pl. korona-, influenza-, illetve norovírusok) a Higiénia és az Intenzív programban való eltávolítására vonatkoztatva, amelyek során mindig PowerDisk/UltraTabs mosogatószert használtak. A tesztkritériumok részleteit a következő weboldalon találja: <https://www.miele.com/g7000-c>.

<sup>7)</sup> szabadalom: EP2428153, US8758524

# Mit jelentenek az egyes ikonok?

## A mosogatógépek ikonjai



### Energihatékonyság

A készülékek A-tól G-ig terjedő energiahatékonysági osztályokba kerülnek besorolásra.



### Zajsztint

A legcsendesebb mosogatógép hangereje 37 dB-től kezdődik az Extra halk programban.



### Evőeszköz-tisztítás

A szabadalmazott 3D-MultiFlex-fiók<sup>1)</sup> tökéletes kényelmet kínál a legmagasabb igények esetén is. Szélessége, magassága és mélysége sokoldalúan és optimálisan állítható.



A szabadalmaztatott 3D evőeszköz-mosogatófiók<sup>2)</sup> szélessége, magassága és mélysége is állítható. Középen kihajtható túsorral a hosszú, keskeny evőeszközökhöz.



A szabadalmaztatott 3D evőeszköz-mosogatófiók<sup>3)</sup> szélessége, magassága és mélysége is állítható.



Az eredeti evőeszköz-tartóban az evőeszközök külön helyezkednek el, a szennyeződések maradéktalan eltávolítása után a készülék tökéletesen megszáritja az evőeszközöket.



Rugalmasan elhelyezhető az alsó kosár első túsorosaiban



### AutoDos

Tisztítószerek automatikus adagolása az optimális tisztítási eredmények és a legmagasabb kényelem érdekében.



### BrilliantLight

A belső tér tökéletes megvilágításáról 4 nagy fényerejű LED gondoskodik.



### Kijelző koncepció

Egyszerű és gyors kezelés simítással az érintőkijelzőn.



Egyszerű és gyors kezelés simítással a teljesen integrált érintőkijelzőn.


<sup>1)</sup> szabadalom: DE102008062761, EP2201887, US9516990

<sup>2)</sup> szabadalom: DE102008062761, EP2201887, US9516990

<sup>3)</sup> szabadalom: EP 2201887, DE 102008062761, US951699




# Integrált mosogatógépek, 45 cm




Típus	G 5540 SCi SL Active
<b>Design</b>	
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző
MultiLingua	–
<b>Kényelem</b>	
Hálózatra csatlakozás a Miele@home segítségével	–
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	–
Knock2open	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•
Funkcióellenőrző	akusztikus
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>	
Vízfogy. auto prog. (l) -tól	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,1
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,70
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,45
Szabvány-terítékszám	9
EcoFeedback	–
EcoPower technológia	•
Féltöltet	•
<b>Eredményminőség</b>	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
AutoOpen szárítás	–
SensorDry	–
BrilliantGlassCare	–
<b>Mosogatóprogramok</b>	
PowerWash	–
QuickPowerWash	•
Higiénia	–
Tészta/paella	–
Gép tisztítása	–
<b>Mosogatási opciók</b>	
IntenseZone	–
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
<b>Kosárialakítás</b>	
Kosárialakítás	Comfort 45 cm
<b>Biztonság</b>	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	–
Gyerekszár	•
Üzembehelyezési zár	–
<b>Műszaki adatok</b>	
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
<b>Panel színe</b>	
CleanSteel nemesacél	•

# Integrált mosogatógépek, 60 cm




Típus	G 5110 SCi Active	G 5410 SCi Active Plus	G 7210 SCi	G 7600 SCi AutoDos
<b>Design</b>				
Panel kivitele	egyenes panel	egyenes panel	egyenes panel	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző
MultiLingua	–	–	•	•
<b>Kényelem</b>				
Hálózatra csatlakozás a Miele@home segítségével	–	–	–	•
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	–	–	–	•
Knock2open	–	–	–	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•	•
Funkcióellenőrző	akusztikus, kijelző	kijelző	kijelző	kijelző
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>				
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,5	8,4	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,84	0,64	0,54	0,54
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,57	0,40	0,29	0,29
Szabvány-terítékszám	14	14	14	14
EcoFeedback	–	–	•	•
EcoPower technológia	•	•	•	•
Féltöltet	–	•	•	•
<b>Eredményminőség</b>				
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•	•
AutoOpen szárítás	–	•	•	•
SensorDry	–	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
<b>Mosogatóprogramok</b>				
PowerWash	–	–	•	•
QuickPowerWash	•	•	•	•
Higiénia	–	–	–	•
Tészta/paella	–	–	–	–
Gép tisztítása	–	–	•	•
<b>Mosogatási opciók</b>				
IntenseZone	–	–	•	•
Expressz program	•	•	–	–
Extra tiszta	•	•	•	•
Extra száraz	•	•	•	•
<b>Kosárkialakítás</b>				
Kosárkialakítás	Comfort	Comfort	ExtraComfort	ExtraComfort
<b>Biztonság</b>				
Waterproof-rendszer	•	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	–	–	•	•
Gyerekszár	•	•	•	•
Üzembehelyezési zár	–	–	–	–
<b>Műszaki adatok</b>				
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70	1,70
<b>Panel színe</b>				
briliánsfehér	•	–	–	–
CleanSteel nemesacél	–	•	•	•
Obsziánfekete	–	–	–	–

# Integrált mosogatógépek, 60 cm




Típus	G 7605 SCi XXL AutoDos	G 7930 SCi AutoDos
<b>Design</b>		
Panel kivitele	egyenes panel	döntött panel
Kezelési mód	programválasztó gomb	programválasztó gomb
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző	M Touch S
MultiLingua	•	•
<b>Kényelem</b>		
Hálózatra csatlakozás a Miele@home segítségével	•	•
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	•	•
Knock2open	–	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•
Funkcióellenőrző	kijelző	optikai és akusztikus
<b>Hatékonyság és fenntarthatóság</b>		
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,54	0,54
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,29	0,29
Szabvány-terítékszám	14	14
EcoFeedback	•	•
EcoPower technológia	•	•
Féltöltet	•	•
<b>Eredményminőség</b>		
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•
AutoOpen szárítás	•	•
SensorDry	•	•
BrilliantGlassCare	•	•
<b>Mosogatóprogramok</b>		
PowerWash	•	•
QuickPowerWash	•	•
Higiénia	•	•
Tészta/paella	–	•
Gép tisztítása	•	•
<b>Mosogatói opciók</b>		
IntenseZone	•	•
Expressz program	–	–
Extra tiszta	•	•
Extra száraz	•	•
<b>Kosárkialakítás</b>		
Kosárkialakítás	ExtraComfort	MaxiComfort
<b>Biztonság</b>		
Waterproof-rendszer	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	•	•
Gyerekszár	•	•
Üzembehelyezési zár	–	–
<b>Műszaki adatok</b>		
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230
Biztosíték (A)	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70
<b>Panel színe</b>		
briliánsfehér	–	–
CleanSteel nemesacél	•	–
Obszidiánfekete	–	•

# Szabadonálló mosogatógépek, 45 cm




Típus	G 5540 SC SL Active
<b>Design</b>	
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző
MultiLingua	–
<b>Kényelem</b>	
Hálózatra csatlakozás a Miele@home segítségével	–
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	–
Knock2open	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•
Funkcióellenőrző	akusztikus
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,1
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,70
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,45
Szabvány-terítékszám	9
EcoFeedback	–
EcoPower technológia	•
Féltöltet	•
<b>Eredményminőség</b>	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
AutoOpen szárítás	–
SensorDry	–
BrilliantGlassCare	–
<b>Mosogatóprogramok</b>	
PowerWash	–
QuickPowerWash	•
Higiénia	–
Tészta/paella	–
Gép tisztítása	–
<b>Mosogatási opciók</b>	
IntenseZone	–
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
<b>Kosárialakítás</b>	
Kosárialakítás	Comfort 45 cm
<b>Biztonság</b>	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	–
Gyerekszár	•
Üzembehelyezési zár	–
<b>Műszaki adatok</b>	
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
<b>Panel színe</b>	
briliánsfehér	•

# Szabadonálló mosogatógépek, 60 cm




Típus	G 5110 SC Active	G 5410 SC Active Plus	G 5410 SC Front Active Plus
<b>Design</b>			
Panel kivitele	egyenes panel	egyenes panel	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző
MultiLingua	–	–	–
<b>Kényelem</b>			
Hálózatra csatlakozás a Miele@home segítségével	–	–	–
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	–	–	–
Knock2open	–	–	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•
Funkcióellenőrző	akusztikus, kijelző	kijelző	kijelző
<b>Hatékonyaság és fenntarthatóság</b>			
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,5	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,84	0,64	0,64
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,57	0,40	0,40
Szabvány-terítékszám	14	14	14
EcoFeedback	–	–	–
EcoPower technológia	•	•	•
Féltöltet	–	•	•
<b>Eredményminőség</b>			
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•
AutoOpen szárítás	–	•	•
SensorDry	–	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•
<b>Mosogatóprogramok</b>			
PowerWash	–	–	–
QuickPowerWash	•	•	•
Higiénia	–	–	–
Tészta/paella	–	–	–
Gép tisztítása	–	–	–
<b>Mosogatási opciók</b>			
IntenseZone	–	–	–
Expressz program	•	•	•
Extra tiszta	•	•	•
Extra száraz	•	•	•
<b>Kosárkialakítás</b>			
Kosárkialakítás	Comfort	Comfort	Comfort
<b>Biztonság</b>			
Waterproof-rendszer	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	–	–	–
Gyerekszár	•	•	•
Üzembehelyezési zár	–	–	–
<b>Műszaki adatok</b>			
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70
<b>Panel színe</b>			
briliánsfehér	•	•	–
CleanSteel Front	–	–	•

# Szabadonálló mosogatógépek, 60 cm




Típus	G 7210 SC	G 7600 SC AutoDos
<b>Design</b>		
Panel kivitele	egyenes panel	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb	programválasztó gomb
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző
MultiLingua	•	•
<b>Kényelem</b>		
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	–	•
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	–	•
Knock2open	–	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•
Funkcióellenőrző	Kijelző	Kijelző
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>		
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,54	0,54
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,29	0,29
Szabvány-terítékszám	14	14
EcoFeedback	•	•
EcoPower technológia	•	•
Féltöltet	•	•
<b>Eredményminőség</b>		
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•
AutoOpen szárítás	•	•
SensorDry	•	•
BrilliantGlassCare	•	•
<b>Mosogatóprogramok</b>		
PowerWash	•	•
QuickPowerWash	•	•
Higiénia	–	•
Tészta/paella	–	–
Gép tisztítása	•	•
<b>Mosogatói opciók</b>		
IntenseZone	•	•
Expressz program	–	–
Extra tiszta	•	•
Extra száraz	•	•
<b>Kosárkialakítás</b>		
Kosárkialakítás	ExtraComfort	ExtraComfort
<b>Biztonság</b>		
Waterproof-rendszer	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	•	•
Gyerekszár	•	•
Üzembehelyezési zár	–	–
<b>Műszaki adatok</b>		
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230
Biztosíték (A)	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70
<b>Panel színe</b>		
briliánsfehér	•	•
CleanSteel Front	–	–

# Teljesen integrált mosogatógépek, 45 cm



Típus	G 5790 SCVi SL
<b>Design</b>	
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
MultiLingua	•
<b>Kényelem</b>	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	–
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	–
Knock2open	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
FrontFit	–
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•
Funkcióellenőrző	Kijelző
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>	
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	7,9
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,55
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,29
Szabvány-terítékszám	9
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Féltöltet	•
<b>Eredményminőség</b>	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
AutoOpen szárítás	•
SensorDry	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Mosogatóprogramok</b>	
PowerWash	–
QuickPowerWash	•
Higiénia	–
Tészta/paella	–
Gép tisztítása	•
<b>Mosogatósi opciók</b>	
IntenseZone	•
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
<b>Kosárkialakítás</b>	
Kosárkialakítás	ExtraComfort 45 cm
<b>Biztonság</b>	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	–
Gyerekszár	•
Üzembehelyezési zár	–
<b>Műszaki adatok</b>	
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	2,0
Előlap max. súlya (kg)	8,0
CleanSteel nemesacél	


# Teljesen integrált mosogatógépek, 60 cm



Típus	G 5150 SCVi Active	G 5150 Vi Active	G 5162 SCVi Selection	G 5450 SCVi Active Plus
<b>Design</b>				
Panel kivitele	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel
Kezelési mód	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző
MultiLingua	–	–	–	–
<b>Kényelem</b>				
Hálózatra csatlakozás a Miele@home segítségével	–	–	–	–
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	–	–	–	–
Knock2open	–	–	–	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
FrontFit	–	–	–	–
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•	•
Funkcióellenőrző	akusztikus, Kijelző	akusztikus, Kijelző	akusztikus, Kijelző	Kijelző, akusztikus
<b>Hatékonyaság és fenntarthatóság</b>				
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,5	8,5	8,5	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,84	0,83	0,84	0,64
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,57	0,56	0,57	0,40
Szabvány-terítékszám	14	14	14	14
EcoFeedback	–	–	–	–
EcoPower technológia	•	•	•	•
Féltöltet	–	–	–	•
<b>Eredményminőség</b>				
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•	•
AutoOpen szárítás	–	–	–	•
SensorDry	–	–	–	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
<b>Mosogatóprogramok</b>				
PowerWash	–	–	–	–
QuickPowerWash	•	•	•	•
Higiénia	–	–	–	–
Tésztá/paella	–	–	–	–
Gép tisztítása	–	–	–	–
<b>Mosogatási opciók</b>				
IntenseZone	–	–	–	–
Expressz program	•	•	•	•
Extra tiszta	•	•	•	•
Extra száraz	•	•	•	•
<b>Kosárkialakítás</b>				
Kosárkialakítás	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
<b>Biztonság</b>				
Waterproof-rendszer	•	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	–	–	–	–
Gyerekszár	–	–	–	–
Üzembehelyezési zár	–	–	–	–
<b>Műszaki adatok</b>				
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0	4,0	4,0	4,0
Előlap max. súlya (kg)	11,0	11,0	11,0	11,0
<b>Panel színe</b>				
Nemesacél	•	•	•	•




# Teljesen integrált mosogatógépek, 60 cm




Típus	G 7260 SCVi	G 7265 SCVi XXL	G 7380 SCVi FF	G 7385 SCVi XXL FF
<b>Design</b>				
Panel kivitele	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel
Kezelési mód	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző
MultiLingua	•	•	•	•
<b>Kényelem</b>				
Hálózatba csatlakozás a Miele@home segítségével	–	–	–	–
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	–	–	–	–
Knock2open	–	–	–	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
FrontFit	–	–	–	–
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•	•
Funkcióellenőrző	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>				
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,4	8,4	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,54	0,54	0,54	0,54
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,29	0,29	0,29	0,29
Szabvány-terítékszám	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower technológia	•	•	•	•
Féltöltet	•	•	•	•
<b>Eredményminőség</b>				
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•	•
AutoOpen szárítás	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
<b>Mosogatóprogramok</b>				
PowerWash	•	•	•	•
QuickPowerWash	•	•	•	•
Higiénia	–	–	–	–
Tészta/paella	–	–	–	–
Gép tisztítása	•	•	•	•
<b>Mosogatási opciók</b>				
IntenseZone	•	•	•	•
Expressz program	–	–	–	–
Extra tiszta	•	•	•	•
Extra száraz	•	•	•	•
<b>Kosárkialakítás</b>				
Kosárkialakítás	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
<b>Biztonság</b>				
Waterproof-rendszer	•	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	•	•	•	•
Gyerekszár	•	•	•	•
Üzembehelyezési zár	–	–	–	–
<b>Műszaki adatok</b>				
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0	4,0	4,0	4,0
Előlap max. súlya (kg)	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>Panel színe</b>				
Nemesacél	•	•	•	•

# Teljesen integrált mosogatógépek, 60 cm



Típus	G 7650 SCVi AutoDos	G 7655 SCVi XXL AutoDos	G 7674 SCVi AutoDos Excellence	G 7783 SCVi AutoDos K20 FF
<b>Design</b>				
Panel kivitele	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel
Kezelési mód	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző
MultiLingua	•	•	•	•
<b>Kényelem</b>				
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•	•	•
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	•	•	•	•
Knock2open	–	–	–	•
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	AutoClose
FrontFit	–	–	–	–
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•	•
Funkcióellenőrző	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus
<b>Hatékonyaság és fenntarthatóság</b>				
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,4	8,4	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,54	0,54	0,54	0,54
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,29	0,29	0,29	0,29
Szabvány-terítékszám	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower technológia	•	•	•	•
Féltöltet	•	•	•	•
<b>Eredményminőség</b>				
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•	•
AutoOpen szárítás	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
<b>Mosogatóprogramok</b>				
PowerWash	•	•	•	•
QuickPowerWash	•	•	•	•
Higiénia	•	•	•	•
Tészta/paella	–	–	–	•
Gép tisztítása	•	•	•	•
<b>Mosogatási opciók</b>				
IntenseZone	•	•	•	•
Expressz program	–	–	–	–
Extra tiszta	•	•	•	•
Extra száraz	•	•	•	•
<b>Kosárkialakítás</b>				
Kosárkialakítás	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
<b>Biztonság</b>				
Waterproof-rendszer	•	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	•	•	•	•
Gyerekszár	•	•	•	•
Üzembehelyezési zár	–	–	–	–
<b>Műszaki adatok</b>				
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0	4,0	4,0	4,0
Előlap max. súlya (kg)	11,0	12,0	11,0	11,0
<b>Panel színe</b>				
Obszidiánfekete	•	•	•	•

# Teljesen integrált mosogatógépek, 60 cm



Típus	G 7785 SCVi XXL AutoDos FF	G 7980 SCVi AutoDos K2O	G 7985 SCVi XXL AutoDos K2O
<b>Design</b>			
Panel kivitele	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel
Kezelési mód	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző	M Touch Vi	M Touch Vi
MultiLingua	•	•	•
<b>Kényelem</b>			
Hálózatra csatlakozás a Miele@home segítségével	•	•	•
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	•	•	•
Knock2open	–	•	•
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose	AutoClose	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•
Funkcióellenőrző	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>			
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,4	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,54	0,54	0,54
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,29	0,29	0,29
Szabvány-terítékszám	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•
EcoPower technológia	•	•	•
Féltöltet	•	•	•
<b>Eredményminőség</b>			
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•
AutoOpen szárítás	•	•	•
SensorDry	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•
<b>Mosogatóprogramok</b>			
PowerWash	•	•	•
QuickPowerWash	•	•	•
Higiénia	•	•	•
Tészta/paella	•	•	•
Gép tisztítása	•	•	•
<b>Mosogatási opciók</b>			
IntenseZone	•	•	•
Expressz program	–	–	–
Extra tiszta	•	•	•
Extra száraz	•	•	•
<b>Kosárkialakítás</b>			
Kosárkialakítás	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
<b>Biztonság</b>			
Waterproof-rendszer	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	•	•	•
Gyerekszár	•	•	•
Üzembehelyezési zár	–	–	–
<b>Műszaki adatok</b>			
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0	4,0	4,0
Előlap max. súlya (kg)	12,0	11,0	12,0
<b>Panel színe</b>			
Obszidiánfekete	•	–	–

# A legalaposabb tisztítás érdekében

Miele mosogatószer a Miele mosogatógépekhez

## Egyszerűen tökéletes mosogatás

A különböző készülégyártók mosogatóprogramjai napjainkban már jelentősen eltérnek egymástól. Emiatt nem minden kereskedelemben kapható mosogatószer képes minden mosogatógépben ugyanazt a jó eredményt elérni.

Ezért is kínálunk kifejezetten Miele mosogatógépekhez való speciális szereket. Ezeket a szereket a kiválasztott beszállítókkal együtt fejlesztjük és vizsgáljuk a Miele saját laboratóriumaiban. Minden receptúra teljes mértékben a Miele mosogatógépekhez és azok speciális mosogatóprogramjaihoz igazodik.

A Miele mosogatószereivel mindig optimálisan kihasználhatja a Miele mosogatógép teljesítményét. És ráadásul a környezetet is kíméli!

**A mosogatószer és a mosogatógép tökéletes összhangjának eredménye: csillogó ragyogás minden mosogatásnál.**

## A Riedel a Miele mosogatógépeket ajánlja

Sérülékeny, minőségi borospoharat mosogatógépben tisztítani? A Mielével ez is tökéletesen megy! Mert a Miele az intelligens készüléktulajdonságok egyedülálló kombinációjával és a Miele mosogatószerekkel a poharak kíméletes tisztításának szakértője. Az eredmény: csillogóan tiszta poharak utólagos polírozás nélkül. Az értékes poharak sok mosogatás után is ugyanolyan szépek, mint az első napon. Még a vékony falú minőségi poharakat is nyugodtan mosogathatja a Miele mosogatógépben, a Miele mosogatószerek használatával. Ezt az állítást a borospoharakat feltaláló és gyártó Riedelglas cég is megerősíti. Georg Riedel a Miele mosogatógépeit ajánlja az általa gyártott (kézzel és géppel fűjt) poharak tisztításához.



Ragyogóan fénylő csillogás és a legjobb ápolás a kényes poharainak



A legjobb módja az edények optimális tisztításának



Tökéletes tisztítási eredmény, még makacs szennyeződéseknel is





#### **A legjobb tisztítási teljesítmény**

Verhetetlen összhang: az új QuickPowerWash mosogatóprogram és a kifejezetten hozzá kialakított UltraTabs vagy PowerDisk a lehető legjobb tisztítási és szárítási eredményt éri el az átlagosan szennyezett edényeknél 58 perc alatt. A speciálisan kifejlesztett mosogatószerek rövidebb, csupán 2-3 percnyi oldódási idővel rendelkeznek. Ezáltal a tisztítási teljesítmény már a mosogatóprogram elején rendelkezésre áll.

# Mosogatószer Miele mosogatógépekhez



## UltraTabs All in 1 60 darab

A Miele mosogatógépek legkiválóbb tisztítási eredményeiért.

- Különösen erős a speciálisan edények tisztítására kifejlesztett enzimeknek köszönhetően
- Csillogó eredmények – a nagyon makacs szennyeződéseknel is
- Nincs szükség kicsomaglásra a vízben oldódó fóliának köszönhetően
- Több funkcióval, mint pl. öblítőszer, só és üvegvédelem és QuickPowerWash
- Egyszerűen tökéletes mosogatás. A Mielével.



## Mosogatópor 1,4 kg

A legalaposabb takarítás érdekében. Adagolási segédlettel.

- Aktív oxigénnel az alapos tisztaságért
- Szuperenzimekkel – alacsonyabb mosogatási hőmérsékleten is hatnak
- Üvegvédő összetétel üvegkorrózió ellen
- Igen kiadós – kb. 100 mosogatáshoz
- Egyszerűen tökéletes mosogatás. A Mielével.



### Öblítőszer 500 ml

Ragyogóan fénylő csillogás poharainak

- Támogatja edényei száradását
- Üvegvédő összetétellel üvegkorrózió ellen
- Pontos és egyszerű adagolás a speciális zárnak köszönhetően
- Flakon 100% hulladékműanyagból – a környezet érdekében<sup>1)</sup>

### Regeneráló só 1,5 kg

A Miele mosogatógép

optimális működéséhez és teljesítményéhez

- Extra durvaszemcsés – tökéletesen illik a Miele mosogatógépeihez
- Védi a gépet és az edényeket a veszélyes vízkövesedéssel szemben
- Egyszerűen tökéletes mosogatás. A Mielével.

<sup>1)</sup> Az öblítőszer-flakonok anyaga 100%-ban újrahasznosított műanyag



# Innováció:

Automatikus adagolás integrált PowerDisk funkcióval



## A fenntarthatóság jegyében:



A Miele PowerDisk-poharak anyaga 100%-ban újrahasznosított műanyag.

## Átgondolt tisztítórendszer, egyedülálló szabadság

Tapasztalja meg ön is a kiváló tisztítási eredményeket a legújabb innovációnkkal: ez az AutoDos, a világ legelső automatikus adagolása integrált PowerDisk funkcióval – a Miele fejlesztésével. A mosogatógép és az exkluzív granulátum így egy precízen összehangolt rendszert alkot. A különleges anyagokat tartalmazó granulátum adagolása a választott programtól függően történik – a szükséges mennyiségben és az optimális időpontban. Ezzel a módszerrel többszörös adagolás is lehetséges egyetlen programon belül. Az Automatikus programban egy érzékelő méri a szennyezettségi fokot, és ennek megfelelően állítja be az adagolást.

A mosogatószerre nem kell minden mosogatás után gondolnia, elég, ha csak körülbelül egy hónap után jut az eszébe – mivel az innovatív PowerDisk adagolótechnika átlagosan 20 mosogathoz<sup>2</sup> elegendő granulátumot tart készletben. Élvezze a szabadságot! Akár az AutoStart funkcióval: egy programozás elég – azután az első önálló mosogatógép automatikusan elmosogat, a kívánt napon és időpontban. Csak az ajtót kell bezárva hagynia. Így mindennapjai egyszerűbbé válnak, és kihasználhatja az egyedülálló kényelemmel járó előnyöket.

Geprüfte QUALITÄT:

PowerDisk

- ▶ Reinigungsleistung
- ▶ Trocknungsleistung
- ▶ Klarspülerleistung

getestet im Programm Normal 60°C, bei einer Dosisierung von 20g/Schubladung

durch SGS INSTITUT FRESENIUS





### PowerDisk All in 1 400 g

Mosogatószer az alapos tisztításhoz AutoDos funkció-  
jú mosogatógépekben

- Miele exkluzív porgranulátum
- Többek között öblítő- és sófunkcióval
- Aktív oxigén az alapos tisztaságért
- Automatikus adagolás kb. 1 hónapra (20 mosoga-  
táshoz<sup>1)</sup>)
- Egyszerűen tökéletes mosogató. A Mielével.



### PowerDisk All in 1 6 darabos készlet

Mosogatószer az AutoDos funkciójú mosogatógépek-  
hez. Kedvező árú csomag.



### PowerDisk All in 1 12 darabos készlet

Mosogatószer az AutoDos funkciójú mosogatógépek-  
hez. Kedvező árú csomag.

<sup>1)</sup> A PowerDisk-poharak anyaga 100%-ban újrahasznosított műanyag  
<sup>2)</sup> Az ECO 50 °C programban



## Szállítási és telepítés

Amikor a kényelem magától értetődő

Szeretnénk biztosítani, hogy Miele készülékeit a kezdetektől zökkenőmentesen használhassa.

Igény szerint házhoz szállítjuk az új készülékeket, ahol a Miele szakembere elvégzi a beszerelést. Emellett értékes tippeket és útmutatást is kaphat a termék használatára vonatkozóan.

A professzionális üzembe helyezés garantálja a készülékek tökéletes működését, és lehetőséget biztosít a funkciók széles spektrumának megismerésére. A Miele szeretné támogatni abban, hogy a kezdetektől a lehető legtöbbet hozza ki készülékeiből.

Kérésre régi készülékei szakszerű ártalmatlanítását is elvégezzük.

### **Gyorsabb indulás a szakemberek tippjeivel**

Készülékeit a Miele szakembere szereli be, aki emellett bevezeti önt a készülék használatába is. A gyakorlati bevezető során értékes tippeket és útmutatást is kap.

### **Biztonságosan a kezdetektől**

Szervizünk biztosítja a készülék megfelelő beszerelését, ami gyártói garanciánk érvényességének előfeltétele. Ezenfelül még elektromos biztonsági ellenőrzést is végzünk – csak a biztonság kedvéért!

### **A Miele szakértőiben rejlik a különbség**

Senki nem ismeri jobban a Miele készülékeket, mint saját szakembereink. Bízva készülékeit azokra, akik készítették.

A szállításról és beszerelésről további információk az interneten, a [miele.hu/service](http://miele.hu/service) weboldalon olvashatók.

# Egyéni terméktanácsadás

Amikor az információ élmény

A Miele értékes és innovatív készülékeket gyárt – amelyek a legjobb választást jelentik. Azért, hogy még több öröme legyen készülékében és annak számos funkciójában, a Miele egy vonzó ajánlattal áll elő: az egyéni terméktanácsadással.

Ezt a szolgáltatást teljesen az ön igényeire szabjuk. Az ön otthonában biztosítunk átfogó tanácsadást Miele készülékeinek funkcióiról és optimális használatáról.

Együtt állítjuk be készülékén kedvenc programjait, megismertetjük a speciális funkciókkal, valamint ápolási és kezelési útmutatást is adunk. Azt is megmutatjuk, hogyan érheti el egészen egyszerűen a legjobb eredményeket, és néhány értékes tippet is adunk, hogy minden alkalommal és sokáig örömet lelje a Miele készülékeiben.

## **Személyes tanácsadás**

A Miele szakemberei egyéni tanácsokkal látják el készülékeit illetően – egyenesen az otthonában.

## **Kedvenc programjainak beállítása**

Egyéni programozással teljesen az ön igényeinek és szokásainak megfelelően állíthatjuk be készülékeit.

## **Tippek és trükkök a tökéletes eredményekért**

Hasznos útmutatást kap készülékei kezeléséhez és ápolásához.

Az egyéni terméktanácsadásról további információk az interneten, a [miele.hu/service](http://miele.hu/service) weboldalon olvashatók.



# Garanciahosszabbítás

Amikor a biztonság alapelv

## **Maximális biztonság a Miele garanciahosszabbításának köszönhetően**

Hosszú élettartam, optimális kényelem használat közben és a legkiválóbb minőség – a Miele termékének megvásárlásával ön a legjobb döntést hozta. Maximális biztonságban szeretné tudni új készülékét? Egyszeri átalánydíj ellenében a Miele exkluzív, 10 évre kiterjedő garanciát kínál önnek.

A két vagy három éves gyártói garancia időtartama alatt lehetősége van arra, hogy garanciahosszabbítást igényeljen 1, 5 vagy 10 évre közvetlenül a Mielétől.

Különlegességként a 125. születésnap évében a 10 éves garanciahosszabbítás megvásárlásakor további 5 hónap garancia jár a Mielétől. Így a 10 éves garancia (120 hónap) 125 hónapos garanciává válik.

## **Exkluzív Miele garancia**

A Miele az egyetlen gyártó, amely akár 10 évre kiterjedő teljes körű garanciát kínál – választhatóan az egy éves garanciahosszabbítástól.

## **Maximális biztonság**

Ez idő alatt önt nem terheli semmilyen további költség a nem saját hibájából bekövetkező javításokért.

## **Ingyen új készülék**

Ha a készülékén elvégzendő javítás gazdaságtalan lenne, ingyen új készüléket biztosítunk önnek.

## **A legmagasabb fokú rugalmasság**

A szerződést a teljes, két éves gyártói garancia időtartama alatt kötheti meg.

## **Gyors és megbízható**

Javítást igénylő esetekben az ügyfélszolgálat gyorsan és megbízhatóan nyújt segítséget.

A garanciahosszabbításokról további információk az interneten, a [miele.hu/service](http://miele.hu/service) weboldalon olvashatók.





## Karbantartási szerviz

Amikor az értéktartás a filozófia része

A Miele készülékeket 20 éves élettartamra tesztelik. A fenntarthatóság és az erőforrások kímélésének érdekében a Miele szeretné támogatni önt készülékei lehetőleg hosszú távú használatában.

A karbantartási szerviz keretében Miele készülékeit gyári ügyfélszolgálatunk professzionális ápolásban részesíti. Egy kifejezetten a Miele által kifejlesztett diagnosztikai rendszerrel ellenőrizzük készülékeit, valamint frissítjük őket.

A készülékek funkcióinak vizsgálata mellett a készülékek intenzív tisztítására is sor kerül a Miele tisztítószereivel. Emellett értékes tippeket és útmutatást is kap a Miele készülék kezelésére vonatkozóan.

### **Készülékei értékállósága**

A Miele szakemberei által végzett intenzív tisztítás és ápolás révén készülékei folyamatosan kifogástalan állapotban lesznek.

### **Tökéletes eredmények**

A rendszeres ápolásnak és működési tesztnek, valamint a programok frissítésének köszönhetően mindig a legjobb eredményeket éri el.

### **Értékes tippek**

A Miele szakemberei tippeket és trükköket mutathatnak önnek készülékei optimális használatával kapcsolatban.

A karbantartási szervizről további információk az interneten, a [miele.hu/service](http://miele.hu/service) weboldalon olvashatók.



## Miele gyári ügyfélszolgálat

Partnerei vagyunk minden szervizügyben

Egy Miele készülék megvásárlásával ön a hosszú élettartam és a legjobb minőség mellett dönt. Ha valamikor mégis segítségre lenne szüksége, a Miele ügyfélszolgálat gyors és megbízható segítséget nyújt.

Egy kiváló minőségű Miele készülék javításának még régebbi készülék esetén is van értelme, ez ráadásul egy tudatos döntés a nagyobb fenntarthatóság érdekében.

Tökéletes szerviz alatt nem csak a javítás esetén nyújtott hozzáértő segítséget értjük. A Miele sokkal inkább a készülékek kiszállításától és beszerelésétől azok üzembe helyezésig támogatja önt.

### **Mindig az ön közelében**

Miele szakembereink és válogatott szervizpartnereink országszerte rendelkezésre állnak, és a lehető legrövidebb időn belül megérkeznek önhöz.

### **Szakértelem**

Technikusaink Miele háztartási készülékek szerelésére szakosodtak. Így biztosítják a gyors és szakszerű javításokat.

### **Fenntartható és hatékony**

Az intelligens előkészítésnek köszönhetően a javítások 90%-át már az első kiszálláskor elvégezzük. Ezzel ön nemcsak időt spórol meg, hanem védi a környezetet is – mivel elkerüli a második kiszállást.

### **Megbízható alkatrészellátás**

A Miele eredeti pótalkatrészeitől nemcsak a szó szerinti Miele minőséget várhatja el, hanem a gyors rendelkezésre állást is – még sok évvel Miele készülékének megvásárlása után is.

### **Könnyen elérhető**

Javítási igényét jelezheti online, a [miele.hu/service](http://miele.hu/service) weboldalon, illetve a következő telefonszámon: (+36 1) 880 6400 Miele Ügyfélszolgálat nyitva tartása:  
H-P 09.00-17.00

Ezekkel a témákkal kapcsolatban további információkat az interneten, az alábbi weboldalon talál:  
[miele.hu/service](http://miele.hu/service).



**Miele**

## **Miele Experience Center – Bem Center**

1027 Budapest  
Bem József u. 1/B.

Telefon: 06 1 880 6400  
Mobil: +36 20 474 0751  
E-mail: bemutatoterem@miele.hu

Hétfő-Péntek: 10:00-18:00  
Szombat: 10:00-15:00

## **Miele Experience Center Allee**

1117 Budapest  
Váli út 5.B ép. fszt. 1.

Telefon: 06 1 499 9835  
Mobil: +36 20 354 6593  
E-mail: allee@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 10:00-18:00  
Szombat: 10:00-14:00

## **Miele Experience Center Debrecen**

4026 Debrecen  
Hunyadi u. 24., fszt. 8-9.

Mobil: +36 20 778 5015  
E-mail: debrecen@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 10:00-18:00  
Szombat: 10:00-14:00

A feltüntetett forint árak a hulladékkezelési díjat tartalmazó javasolt áfás fogyasztói árak, amelyeknek mindenkor változtatásának jogát - költségnövekedésre, tévesztésre, valamint nyomdai -, és szedési hibákra való tekintettel - a Miele Kft. fenntartja magának.  
A javasolt áfás fogyasztói árak szolgáltatást nem tartalmaznak. Az igénybevett szolgáltatások külön fizetendők.

Aktív környezetvédelem:  
A prospektus papírja 100 % -ban klórmentes papírból készült.