

Miele



Intuitív technológia – az ön igényeire szabva

Beépíthető konyhai készülékek

Kiadás: 2025

Miele. Immer Besser.



Ígéretünk

Immer Besser

Üdvözöljük a Mielénél

Amikor 1899-ben két dédapánk megalapította a Miele vállalatot, a siker érdekében biztosra kellett menniük, és meg kellett különböztetniük magukat a versenytársaktól. Gyakorlatilag csak két lehetőségük volt erre: vagy olcsóbbak, vagy jobbak lesznek a többiekénél.

Mindkettő egyszerre gyakorlatilag lehetetlen, ezért úgy döntöttek, hogy „**Immer Besser**“ („Mindig jobbak“) lesznek.

Számos fogyasztói vizsgálaton aratott győzelem és elnyert díj bizonyítja, hogy a Miele az évek során többször is megújította ezt a legmagasabb színvonal iránt tanúsított elkötelezettségét. De a világszerte megtalálható **elégedett ügyfelek** milliói jelentik talán a legfontosabb bizonyosságot.

A Miele minden korábnál jobban megtestesíti **az első osztályú minőséget és mérnöki munkát.**

Aki Miele termékeket vásárol, az fenntarthatóan cselekszik.

Mert gyártásunk erőforrás-kímélő módszerrel dolgozik,

mégis **különösen hosszú élettartamú termékeket** kínálunk,

amelyek az áram-, víz- és mosószerfogyasztás tekintetében

is vezető szerepet töltenek be. A Miele egyenlően bánik

értékesítési partnereivel, ügyfeleivel, beszállítóival, alkalmaz-

zottaival és szomszédaival **a tisztelet, a tisztességesség és a**

kölcsönös megbecsülés tekintetében.

És mi, mint a negyedik generáció ügyvezető igazgatói és társ-

tulajdonosai, megígérjük, hogy ez így is marad.

Üdvözlettel,



Markus Miele

és

Reinhard Zinkann

Minőség, amely megelőzi a korát.



Az ön kívánságai alkotják készülékeink DNS-ét.

A hosszantartó megbízhatóság megteremtése érdekében kombináljuk az állandó innovációt a szakszerű kivitelezéssel – rajongásunk az apró részletekért az, ami biztosítja, hogy gépeink tartósak legyenek, és minden igényt kielégítsenek. Ezért terveztük úgy konyhai készülékeinket, hogy intuitívan együttműködjenek, hogy minden feladat zökkenőmentesen és könnyedén elvégezhető legyen. Legyen szó mosásról, mosogatásról, hűtésről, konyhai készülékekről vagy padlóápolásról, minden, amit teszünk, javítja a háztartásában átélt élményt.



Hosszú élettartam és fenntarthatóság

Fenntarthatóság

Képzeld el, hogy az évek során ahelyett, hogy sok készüléket használna – csak egyre van szüksége. Egyre, amely kevesebb vizet és energiát használ. Így ön kevesebbet fogyaszt. És fenntarthatóan jól tesz.



A Miele lenyűgöz a stratégiájával és a nagyobb fenntarthatóság érdekében tett intézkedéseivel, továbbá elnyerte a Német Fenntarthatósági Díjat. További információk: <https://www.miele.hu/c/fenntarthatosag-3646.htm>.

Alkotómunka

1899 óta sosem elégedtünk meg a legjobbal. Számunkra minden úttörő innováció többet jelent, mint egy okot az ünneplésre. Egy kihívást, hogy alkossunk valami még jobbat. Ezért készítjük az alkatrészeket és öntjük a vasat saját magunk. Még a készülékeinket gyártó gépeket is mi állítjuk össze. Mi úgy hívjuk ezt: Immer Besser.

Teljesítmény

Míg egyes autók motorjait 3 000 órán keresztül tesztelik, mi akár 10 000-szer¹⁾ is ellenőrizzük gépeink teljesítményét. Éjjel-nappal. Átfogó és precíz módon. Ezért bízhat meg teljes mértékben a termékeinkben.

¹⁾ További információ: www.miele.hu/20ev






Intuitív technológia – az ön igényeire szabva



A Miele konyhai készülékeit úgy alkotjuk meg, hogy azok intuitívan együttműködjenek, és konyhájában a munka zökkenőmentes és könnyű legyen.



Csúcstechnológia a készülékek széles választékával, úttörő funkciókkal, színekkel és designvonalakkal, hogy minden igényéhez tökéletesen illeszkedjen.

Innovatív Miele@home rendszerünkkel minden intelligens Miele készülék egyszerűen és biztonságosan hálózatra kapcsolható. Így teljes mértékben kihasználhatja a készülékeiben rejlő lehetőségeket – okos otthona még intelligensebb lehet.





Immer Besser

Megbízható Miele minőség

04	Minőség, amely megelőzi a korát	
06	Hosszú élettartam és fenntarthatóság	
13	Designvonalak	
16	Készülékeink elhelyezési rugalmassága	
18	Kezelőrendszerek	
	Háztartási készülékek hálózatba kapcsolása – Miele@home	20
	Sütők	24
	Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütők	40
	Gőzpárolók	50
	Gőzsütők	58
	Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal	76
	Mikrohullámú sütők	84
	Gourmet edény- és ételmelegítő fiókok	94
	Vákuumozó fiókok	102
	Elektromos és indukciós főzőlapok	110
	TwoInOne főzőlapok	130
	SmartLine elemek	136
	Gázfőzőlapok	146
	Páraelszívók	154
	Kávéfőzők	170
	Hűtőszekrények, fagyasztószekrények, borhűtők	182
	Mosogatógépek	230
	Szerviz	254

A jó ízlés

a tervezéssel kezdődik

Oscar Wilde ihletett meg minket, aki azt mondta:
„Az én ízlésem a legegyszerűbb. Mindig megelégszem a legjobbal“. Ez az elv az alapja új beépíthető konyhai készülékeinknek: feltűnően letisztult design, zavaró funkciók nélkül – a kezelés így már nem lehet bonyolult. Elérhető 5 designvonalban – inspirálódjon, és találja meg a tökéletes készülékdesign-t a konyhájához!





ArtLine designvonal

Teljesen áramvonalas | Fogantyú nélküli | Tökéletesen integrált

Szín opciók:

Grafitszürke | Obszidiánfekete | Obszidiánfekete matt | Pearl beige



VitroLine designvonal

Egyöntetű üveg design | Időtlen | Modern

Szín opciók: Grafitszürke | Obszidiánfekete



PureLine designvonal

Vízszintes hangsúlyok | Magas üveg arány | Feltűnő fogantyú



BlackLine designvonal

Egyöntetű üveg design | Feltűnő fogantyú | Modern

Rugalmasság

Amely minden ízlésnek megfelel

Rendezheti bárhogy a készülékeit, azok mindig tökéletes harmóniában lesznek.

A tökéletesen összehangolt készülékfrontok megjelenése harmonikus, függetlenül attól, hogy hol helyezi el az egyes készülékeket, így nagyobb rugalmasságot biztosítanak önnek, miközben következetes konyhadesignt nyújtanak.

Kombinálhatja készülékeit vízszintesen Panorama-Designban, függőlegesen Tower-Designban, központosítva CubiQ-Designban vagy T-Designban. Bármennyi tere álljon rendelkezésre, és bármilyen igényei is legyenek a használatra vonatkozóan, lesz megfelelő megoldás az ön számára.



Tower-Design

Tökéletesség függőlegesen

Hagyományos sütő, gőzpároló, kombi készülék vagy gourmet edény- és ételmelegítő fiók: a Tower-Design hatékony elrendezést és kényelmes kezelést biztosít.



CubiQ-design

Koncentrált kombinációk

A legjobb rálátás biztosítása: a négyzet alakú elrendezés egyetlen területre összpontosítja a főzés iránti szenvedélyét – és biztosítja, hogy készülékei kényelmesen kezelhető magasságban legyenek.



T-Design

Mindenre nyitottan

Több hely áll rendelkezésére? A T-Designnal öt készüléket lehet elrendezni szimmetrikusan. Így rengeteg tere marad a készülékek mellett és felett a konyhaszekrények számára.



Panorama-Design

Minden egy vonalban

A szemmagasságban történő vízszintes elrendezés biztosítja a legjobb rálátást az összes készülékre, és kényelmes hozzáférést tesz lehetővé. Esztétikus és vonzó: elegáns vonalvezetés a konyhai designban.



Kezelőrendszerek Egy egyszerű érintés


Élvezze az intuitív érintéses kezelést: az M Touch teljes érintőkijelzővel rendelkezik. A DirectSensor és DirectSensor S készülékek kezelése érintőgombokon és szöveges kijelzőn keresztül történik. A kijelző nyelve megváltoztatható, ahogy az az adott felhasználónak megfelel. Az EasyControl Plus változataink klasszikus kezelőgombokkal működnek. A különböző kezelőrendszerek mindegyike ugyanarra a designkonceptióra épül, amelyet a letisztultság, a tartósság és a kiváló minőségű részletek jellemeznek.

Egy csipetnyi találékonyosság.



M Touch – a maximális elegancia találkozása a maximális kényelemmel

Az innovatív, teljes érintőkijelző verhetetlen esztétikát és kényelmet nyújt: kezelje készülékeit gyorsan és intuitív módon a kijelző megérintésével vagy elhúzásával. Számos funkció egyetlen érintéssel kiválasztható. A szöveg és a szimbólumok mindig jól láthatók. Újdonság: a színek átállíthatók világos változatra – ideális, ha fehér készüléket használ.




DirectSensor – közvetlen kiválasztás plusz négy soros szöveges kijelző

Az érintőgombok lehetővé teszik az olyan opciók közvetlen kiválasztását, mint például az üzemmód. A további funkciók és a beállítások a négy soros szöveges kijelzőn láthatók.



DirectSensor S – közvetlen kiválasztás plusz egysoros szöveges kijelző

Az érintőgombok lehetővé teszik az olyan opciók közvetlen kiválasztását, mint például az üzemmód. A további funkciók és a beállítások az egysoros szöveges kijelzőn láthatók.



EasyControl Plus – a tökéletes kombináció

Az EasyControl Plus maximális kezelési kényelmet és a legmodernebb megjelenést kínálja. Az üzemmódok és a hőmérséklet könnyen kiválaszthatók a forgókapcsolók felhasználóbarát designjának köszönhetően. A további beállításokat is gyorsan és kényelmesen kiválaszthatja az egysoros, szöveges kijelző használatával.





Miele@home

Háztartási készülékek hálózatba kapcsolása: Miele@home*

Okosan hálózatba kapcsolva: innovatív Miele@home rendszerünkkel kihasználhatja a Miele készülékeiben rejlő teljes potenciált, és még okosabbá teheti mindennapjait. Minden intelligens Miele háztartási készülék kényelmesen és biztonságosan hálózatba kapcsolható. A kezelés egyszerű – akár a Miele Appot, akár a Smart Speaker-eket, vagy a meglévő Smart Home megoldásokba való integrációt használja. A készülékek egy otthoni Wi-Fi routeren és a Miele Cloudon keresztül vannak hálózatba kapcsolva.



Miele App**

Az ön tökéletes társa: a Miele App-pal mindig nyomon követheti Miele háztartási készülékeit. Szeretné például szemmel tartani a sütőben zajló ételkészítési folyamatot, vagy megtudni, hogy befejeződött-e a mosóprogram? Az App minden szükséges információval ellátja, és gyorsan, illetve kényelmesen kezelhető. Ráadásul az App további információkat és szolgáltatásokat is kínál az ön Miele készülékeihez, például a BaristaAssistant szolgáltatást, vagy recepteket. Töltse le az Appot most!



Smart Speakerek***

Kapcsolja hálózatba intelligens Miele háztartási készülékeit digitális hangasszisztens rendszerekkel. Az Amazon Alexa vagy a Google Home segítségével kényelmesen indíthat el programokat, módosíthat beállításokat vagy hívhat le állapotjelentéseket. Tele van a keze? Nyissa ki egyszerűen az ArtLine készülékek sütőtérajtáját hangutasításokkal. Egyre több és több rendszer kínál vizuális kimenettel ellátott kijelzőket is a mindennapi élet extra kényelméért.



Smart Home integráció

A Smart Home megkönnyíti a napi rutinokat, és kényelmet teremt a felhasználó számára az otthonában. A redőnyök, a fűtés és a háztartási készülékek kommunikálnak egymással, és kezelésük egyre nagyobb mértékben Appokon vagy Smart Speaker-eken keresztül történik. Számos Miele készülék is hálózatba kapcsolható. A praktikus Miele Cloud interfésznek köszönhetően gyorsan és egyszerűen integrálhatja őket Smart Home partner Appjába. Ez lehetővé teszi, hogy élvezze a háztartási készülékek holisztikus hálózatba kapcsolásának hatékonyságát és kényelmét.

Háztartási készülékek hálózatba kapcsolása: Miele@home*

A Miele App** tulajdonságai



Dashboard

Mindig naprakész: a Dashboardon látható az összes hálózatba kapcsolt Miele készülék állapota.

MobileControl

A MobileControl segítségével az Appot használhatja készülékei kezeléséhez – bárhol is van.

RemoteUpdate

Az elérhető szoftverfrissítések akkor tölthetők le, amikor önnek megfelelő – anélkül, hogy ki kellene hívnia egy szerviztechnikust.

Fogyasztási Dashboard

Az energia- és vízfogyasztás megjelenítésének átláthatósága költségeket és erőforrásokat takarít meg.



Fedezze fel a Miele App által kínált összes lehetőséget!
www.miele.hu



Töltse le a Miele Appot most!



* A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális ajánlata. Minden okos alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Az elérhető funkciók köre a modelltől és az alkalmazás országától függően változhat. A hálózaton keresztül üzemeltetésre képes Miele háztartási készülékek rendszerkövetelményei a miele.com/systemrequirements oldalon találhatóak.

** Mobil készüléken elérhető. A műszaki követelményekhez olvassa el az App store-ban szereplő információkat.

*** A hangvezérlés a Google LLC és az Amazon Alexa szolgáltatásait használja, és ezek rendelkezésre állásán alapul. A funkciók köre a modelltől és az országtól függően változhat. A Google, a Google Home és a Google Nest Mini a Google LLC védjegyei. A Google Nest Minihez Wi-Fi, internetkapcsolat, egy közeli csatlakozóaljzat, egy Google-fiók és egy kompatibilis mobilkészíték szükséges. Az operációs rendszerre vonatkozó minimális követelmények a következő oldalon találhatóak: g.co/home/req.

Kompatibilis az Alexával. Az Amazon, az Alexa és az összes kapcsolódó védjegy az Amazon.com, Inc. vagy azok leányvállalatának védjegyei.



Sütők





Miele sütők

Sütőink nagyobb rugalmasságot biztosítanak konyhája designjában: a főzőlaptól függetlenül – felső beépítéssel például közvetlenül szemmagasságban is elhelyezhetők. Ez ergonomiai előnyökkel jár, és megkönnyíti az ételek biztonságos eltávolítását a sütőből.



Szemmagasságban vagy a főzőlap alatt

A Miele sütők méretválasztéka és tisztítási rendszerei*

Méretválaszték



A kompakt opció

60 cm széles, 45 cm magas



Nagy készülékünk

60 cm széles, 60 cm magas



Extra nagy készülékünk

90 cm széles, 48 cm magas



49 liter, 3 behelyezési szint



76 liter, 5 behelyezési szint



90 liter, 3 behelyezési szint

Tisztítórendszerek

Az étel – egyszerűen finom. De mi a helyzet a tisztítással? A Miele két különböző rendszert kínál, amelyek rendkívül egyszerűvé teszik a tisztítást: a PerfectClean és a pirolitikus tisztítás.



Exkluzív a Mielétől PerfectClean

Gyerekjátékká teszi a tisztítást. A sütőtér egyedi, tapadásmentes felületkezeléssel rendelkezik – így az ételmaradékok és a makacs szennyeződések könnyen letörölhetők szappanos vízzel. Ilyen módon kevesebb időt kell a tisztításra fordítani, és sokkal fontosabb dolgokkal töltheti az idejét.

Pirolitikus tisztítás és PyroFit tartozékok

Kényelmesebb már nem is lehetne: magas hőmérsékleten a pirolitikus tisztítórendszer minden ételmaradékot eltávolít a sütőtér felületéről, és hamuvá változtatja azokat – a sütője megtisztítja önmagát! A PyroFitnek köszönhetően a sütőrácsok, a tartórácsok és a teljesen kihúzható FlexiClip sínek is megtisztulnak ezen folyamat során. A hamu ezután könnyen eltávolítható a sütő aljáról egy törlőkendővel.

* modelltől függően



Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele sütők tulajdonságai

Klímavezérlés¹⁾

A nedvesség segítségével nagyon könnyen érhetőek el professzionális eredmények: a Klímavezérlés funkcióval a sütés során a készülék gőzt enged be a sütőtérbe. A különböző üzemmódok így kombinálódnak a nedvességgel – a lehető legjobb sütési és pirítási eredmények érdekében. A hús puha és lédús lesz, finom kéreggel. A zsemle és a kenyér könnyű, egyenletesen barnult és kívül ropogós lesz, az íze pedig olyan, mintha frissen érkezett volna a pékségből. Különösen kényelmes: beprogramozhatja azokat az időpontokat, amikor szeretné, hogy a készülék gőzt engedjen be a sütőtérbe, és ez nagyfokú rugalmasságot biztosít. A legjobb eredmények elérése érdekében a különböző automatikus programok is használják a Klímavezérlést.



Automatikus programok

Könnyedén ízletes ételeket varázsolhat az asztalra: legyen szó kenyérről, süteményekről vagy húsról – az ételkészítési folyamat teljesen automatizált.



Exkluzív TasteControl²⁾ a Mielétől

Az automatikus gyors visszahűtés megakadályozza, hogy az étel tovább süljön, és ha szeretné, melegen tartja az azt.



Kamera a sütőtérben

Mindig tartsa szemmel, amit készít. Intelligens, innovatív megoldások a sütőbe belsejébe épített kamera használatával.



Vezeték nélküli húsmaghőmérő tű

Készítsen halat és húst tökéletes pontossággal: a hátralévő idő kijelzője megmutatja önnek, hogy mikor készül el az étel.



Miele@home

Tegye okossá életét: a Miele@home-nak köszönhetően okosan hálózatba kötheti háztartási készülékeit – hogy több lehetőség legyen.

* modelltől függően

¹⁾ Szabadalmaztatott vízbevezetés funkcióval

Szabadalom: EP 2 190 295 B1

²⁾ Szabadalom: EP 1 714 083 B1


A megfelelő beállítás minden recepthez

A Miele sütők üzemmódjai*




Hőlégkeverés plusz

Tökéletesen puha és könnyű: ideális kíméletes sütéshez és pirításhoz különböző fokozatokon.



Alsó-felső sütés

Többcélú, klasszikus funkció: tökéletes eredmény minden hagyományos sültöt és pirított ételhez.



Klímavezérlés

Mintha frissen érkezett volna a pékségből: a nedvesség hihetetlenül könnyű tésztát és szépen barnul kérget eredményez.



Klímavezérlés sütőautomatikával

Tökéletes sülték: magas hőmérsékleten pirítja, majd egy beállított hőmérsékleten, hozzáadott nedvesség mellett pörköli a húst.



Klímavezérlés hőlégkeverés plusz funkcióval

Tökéletesen puha és könnyű: ideális sütéshez és pirításhoz hozzáadott nedvesség mellett, akár három fokozaton.



Klímavezérlés intenzív sütéssel

Pizza, quiche vagy friss gyümölcstorta: a hozzáadott nedvesség ropogóssá teszi az alapokat, míg a feltétek lédúsak maradnak.



Klímavezérlés alsó-felső sütéssel

Klasszikus funkció: a hozzáadott nedvesség tökéletes eredményt biztosít minden típusú, hagyományos, sült és pirított ételhez.



AirFry

Ropogós és friss: a ropogós sültkrumplit vagy baromfit a készülék forró légáramlat segítségével süti meg, hozzáadott zsír nélkül.



Intenzív sütés

Ropogós alapok, ízletes feltétek: pizza, quiche vagy friss gyümölcstorta – ropogós alap, lédús feltétek.



Sütési automatika

A hús puha és zamatos marad: magas hőmérsékleten pirítja, majd alacsonyabb sütési hőmérsékleten pörköli meg a húst.



Légkeveréses grill

Kívül ropogós, belül szaftos: ideális csirkéhez, kacsához, sertécsülökhöz, göngyölt húshoz és sok más húselételhez.



Nagy grill

Sokoldalú funkció: tökéletes nagyobb mennyiségű steak, kolbász, kebab és egyébek grillezéséhez.



Kis grill

Kis mennyiségűre tervezve: ideális kis mennyiségű ételekhez, mint például steakekhez és kolbászokhoz.



Felső sütés

Utolsó simítás a külső és az íz tekintetében: tökéletes eredmény gratinok készítésekor, feltétek sütésekor és ételek barnításakor.



Alsó sütés

Egyedi elkészítés: olyan ételekhez, amelyek vízfürdőben készülnek vagy alulról történő barnításhoz.



Booster

Azoknak, akik mozgalmas életet élnek: ha gyakran csak nagyon kevés időt tud szakítani a főzésre, akkor igazán értékelni fogja a rövid felmelegítési időt.




Alacsony hőmérsékletű sütés

Finom és zamatos: a hús alacsony hőmérsékleten hihetetlenül egyenletesen sül, anélkül, hogy a külseje kiszáradna.



Eco-hőlégkeverés

Rendkívül energiahatékony: a sütőben sült sütemények vagy gratinok tökéletesek lesznek.



Felolvasztás

Kíméletes a fagyasztott élelmiszerekhez: a fagyasztott élelmiszerek kímélő felolvasztása hideg levegővel, ideális körülmények között.



Sabbat program

A Sabbat program lehetővé teszi a készülék használatát még a zsidó szokások betartása mellett is.

Mit jelentenek az ikonok?

A Miele sütők összes ikonjának áttekintése



Kezelőgomb

Intuitív kezelés a nagy, teljes érintőkijelzőnek köszönhetően. Könnyű és gyors kezelés egyetlen érintéssel.



Intuitív kezelés a teljes érintőkijelzőnek köszönhetően. Könnyű és gyors kezelés egyetlen érintéssel.



Az üzemmódok és időtartamok közvetlen kiválasztása érintőgombokkal; az információ egy négysoros szöveges kijelzőn jelenik meg.



Az üzemmódok és időtartamok közvetlen kiválasztása érintőgombokkal; az információ egy egysoros szöveges kijelzőn jelenik meg.



Az üzemmódok, hőmérsékletek és időtartamok kiválasztása optimalizált forgókapcsolókkal; az információ egy egysoros szöveges kijelzőn jelenik meg.



Az üzemmódok, hőmérsékletek és időtartamok kiválasztása optimalizált forgókapcsolókkal; az információ egy 7 szegmensből álló kijelzőn jelenik meg.

Tisztítás és ápolás



A tapadásmentes felületkezelés verhetetlen tisztítási kényelmet biztosít.



Öntisztító sütőtér.



A sütőtér és a tartozékok foltmentesek a pirolitikus tisztítás után.



FlexiClip teljesen kihúzható sínek

Teljesen kihúzható sínek a sütőrácsok sütőtéren kívüli rugalmas és biztonságos kezeléséhez.



Klímavezérlés

Egy hagyományos üzemmód és a nedvesség kombinációja. Különböző opciók állnak rendelkezésre a készülék jellemzőitől függően.



TasteControl


Tökéletesen elkészítve: egy idővezérelt ételkészítési folyamat után a sütőtér lehűl, hogy az étel ne süljön túl.



Kamera


Tartsa szemmel az ételt – a sütőben elhelyezett kamerának köszönhetően.

45 cm-es sütők







Típus	H 2841 B	H 7440 B	H 7440 BPX	H 7840 BP
Kialakítás és design				
Fogantyú nélküli kivitel	–	–	•	–
Süllyeszthető gombok	–	–	–	–
Élvezeti előnyök				
TasteControl	–	•	•	•
Előmelegítés	–	•	•	•
Húsmaghőmérő tű	–	–	–	kábel nélkül
Crisp funkció	–	•	•	•
Üzem módok				
Hőlégkeverés plusz	•	•	•	•
Alsó-felső sütés	•	•	•	•
Klímavezérlés	–	•	•	•
Intenzív sütés	•	•	•	•
Sütőautomatika	–	•	•	•
Grill üzemmódok	•	•	•	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	–	–	–	•
Eco-hőlégkeverés	•	•	•	•
Automatikus programok	•	•	•	•
Speciális felhasználások	–	–	–	•
Kezelési kényelem				
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•	•	•	•
Kijelző	EasyControl Plus	DirectSensor	DirectSensor	M Touch
MotionReact közeledést érzékelő szenzor	–	–	–	•
Kamera a sütőtérben	–	–	–	•
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	•	–	•
Időfunkciók	•	•	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+	A++	A++	A++
Maradék hő hasznosítás	–	•	•	•
Ápolási kényelem				
Nemesacél/CleanSteel felület	•	–	–	–
Sütőtér PerfectClean bevonattal és katalitikus hátfallal	•	•	–	–
Pirolitikus tisztítás	–	–	•	•
Katalizátor	–	–	–	•
Biztonság				
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	49	49	49	49
Behelyezési szintek száma	3	3	3	3
Sütőtér megvilágítása	1 Halogén-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot	BrilliantLight
Biztosíték (A)	16	16	16	16
Hőmérsékletek (°C)	30–300	30–300	30–300	30–300
Fázisok száma	1	1	1	1
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	3,20	3,20	3,20	3,20
Mellékelt tartozékok				
Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
Sütőrács	1	–	–	–
Sütőrács PyroFit-funkcióval	–	–	1	1
Sütőrács PerfectClean bevonattal	–	1	–	–
FlexiClip teljesen kihúzh. sín	1	–	–	–
FlexiClip sín+PerfectClean bevonat (pár)	–	1	–	–
FlexiClip kihúzh.sín, PyroFit	–	–	1	1
Készülék színe				
Cleansteel nemesacél	•	–	–	–
Obszidiánfekete	–	•	•	•

45 cm-es sütők






Típus	H 7840 BPX
Kialakítás és design	
Fogantyú nélküli kivitel	•
Süllyeszthető gombok	–
Élvezeti előnyök	
TasteControl	•
Előmelegítés	•
Húsmaghőmérő tű	kábel nélkül
Crisp funkció	•
Üzem módok	
Hőlégkeverés plusz	•
Alsó-felső sütés	•
Klíma vezérlés	•
Intenzív sütés	•
Sütőautomatika	•
Grill üzemmódok	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	•
Eco-hőlégkeverés	•
Automatikus programok	•
Speciális felhasználások	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•
Kijelző	M Touch
MotionReact közeledést érzékelő szenzor	•
Kamera a sütőtérben	•
SoftOpen	•
SoftClose	–
Időfunkciók	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A++
Maradék hő hasznosítás	•
Ápolási kényelem	
Nemesacél/CleanSteel felület	–
Sütőtér PerfectClean bevonattal és katalitikus hátfallal	–
Pirolitikus tisztítás	•
Katalizátor	•
Biztonság	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	49
Behelyezési szintek száma	3
Sütőtér megvilágítása	BrilliantLight
Biztosíték (A)	16
Hőmérsékletek (°C)	30–300
Fázisok száma	1
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 450-452 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	3,20
Mellékelt tartozékok	
Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1
Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1
Sütőrács	–
Sütőrács PyroFit-funkcióval	1
Sütőrács PerfectClean bevonattal	–
FlexiClip teljesen kihúzh. sín	–
FlexiClip sín+PerfectClean bevonat (pár)	–
FlexiClip kihúzh. sín, PyroFit	1
Készülék színe	
Cleansteel nemesacél	–
Obszidiánfekete	•

60 cm-es sütők








Típus	H 2465 B ACTIVE	H 2467 B ACTIVE	H 2467 BP ACTIVE	H 2766 B
Kialakítás és design				
Fogantyú nélküli kivitel	–	–	–	–
Süllyeszthető gombok	–	–	–	–
Élvezeti előnyök				
TasteControl	–	–	–	–
Előmelegítés	–	–	–	–
Húsmaghőmérő tű	–	–	–	–
Crisp funkció	–	–	–	–
Üzem módok				
Hőlégkeverés plusz	•	•	•	•
Alsó-felső sütés	•	•	•	•
Klíma vezérlés	–	–	–	–
Intenzív sütés	•	•	•	•
Sütőautomatika	–	–	–	–
Grill üzemmódok	•	•	•	•
Alsó hő	•	•	–	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	–	–	–	–
Eco-hőlégkeverés	•	•	•	•
Automatikus programok	•	•	•	•
Speciális felhasználások	–	–	–	–
Kezelési kényelem				
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•	•	•	•
Kijelző	EasyControl Plus	EasyControl Plus	EasyControl Plus	EasyControl Plus
MotionReact közelség érzékelő szenzor	–	–	–	–
Kamera a sütőtérben	–	–	–	–
SoftOpen	–	–	–	•
SoftClose	–	–	–	•
Időfunkciók	•	•	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+	A+	A+	A+
Maradék hő hasznosítás	–	–	–	–
Ápolási kényelem				
Nemesacél/CleanSteel felület	–	–	–	–
Sütőtér PerfectClean bevonattal és katalitikus hátfallal	•	•	–	•
Pirolitikus tisztítás	–	–	•	–
Katalizátor	–	–	–	–
Biztonság				
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	76	76	76	76
Behelyezési szintek száma	5	5	5	5
Sütőtér megvilágítása	1 Halogén-Spot	1 Halogén-Spot	1 Halogén-Spot	1 Halogén-Spot
Biztosíték (A)	16	16	16	16
Hőmérsékletek (°C)	30–300	30–300	30–300	30–300
Fázisok száma	1	1	1	1
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	3,50	3,50	3,60	3,50
Mellékelt tartozékok				
Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	–	1	1	1
Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
Sütőrács	1	1	1	1
FlexiClip teljesen kihúzh. sín	–	1	1	1
FlexiClip sín+PerfectClean bevonat (pár)	–	–	–	–
FlexiClip kihúzh.sín, PyroFit	–	–	–	–
Készülék színe				
Obszidiánfekete/nemesacél hatású	•	•	•	–
Obszidiánfekete	–	–	–	•

60 cm-es sütők








Típus	H 2861 B	H 2861 BP	H 7165 B	H 7262 B
Kialakítás és design				
Fogantyú nélküli kivitel	–	–	–	–
Süllyeszthető gombok	–	–	–	–
Élvezeti előnyök				
TasteControl	–	–	–	–
Előmelegítés	–	–	–	–
Húsmaghőmérő tű	–	–	–	kábellel
Crisp funkció	–	–	–	–
Üzem módok				
Hőlégkeverés plusz	•	•	•	•
Alsó-felső sütés	•	•	•	•
Klíma vezérlés	–	–	•	–
Intenzív sütés	•	•	•	•
Sütőautomatika	–	–	•	•
Grill üzemmódok	•	•	•	•
Alsó hő	•	–	•	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	–	–	–	–
Eco-hőlégkeverés	•	•	•	•
Automatikus programok	•	•	•	•
Speciális felhasználások	–	–	–	–
Kezelési kényelem				
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•	•	•	–
Kijelző	EasyControl Plus	EasyControl Plus	DirectSensor S	DirectSensor S
MotionReact közelségérzékelő szenzor	–	–	–	–
Kamera a sütőtérben	–	–	–	–
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	•	•	•
Időfunkciók	•	•	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+	A+	A+	A+
Maradék hő hasznosítás	–	–	•	–
Ápolási kényelem				
Nemesacél/CleanSteel felület	•	–	–	•
Sütőtér PerfectClean bevonattal és katalitikus hátfallal	•	–	•	•
Pirolitikus tisztítás	–	•	–	–
Katalizátor	–	–	–	–
Biztonság				
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	76	76	76	76
Behelyezési szintek száma	5	5	5	5
Sütőtér megvilágítása	1 Halogén-Spot	1 Halogén-Spot	1 Halogén-Spot	1 Halogén-Spot
Biztosíték (A)	16	16	16	16
Hőmérsékletek (°C)	30–300	30–300	30–300	30–300
Fázisok száma	1	1	1	1
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	3,50	3,60	3,50	3,50
Mellékelt tartozékok				
Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
Sütőrács	1	1	–	–
Sütőrács PerfectClean bevonattal	–	–	1	1
FlexiClip teljesen kihúz. sín	1	1	1	–
FlexiClip sín+PerfectClean bevonat (pár)	–	–	–	1
FlexiClip kihúz. sín, PyroFit	–	–	–	–
Készülék színe				
Cleansteel nemesacél	•	–	–	•
Obszidiánfekete	–	•	•	–

60 cm-es sütők




Típus	H 7262 BP	H 7264 BP	H 7264 B	H 7365 B
Kialakítás és design				
Fogantyú nélküli kivitel	–	–	–	–
Süllyeszthető gombok	–	–	–	–
Élvezeti előnyök				
TasteControl	–	–	–	•
Előmelegítés	–	–	–	•
Húsmaghőmérő tű	kábellel	–	–	kábellel
Crisp funkció	–	–	–	•
Üzem módok				
Hőlégkeverés plusz	•	•	•	•
Alsó-felső sütés	•	•	•	•
Klíma vezérlés	–	•	•	•
Intenzív sütés	•	•	•	•
Sütőautomatika	•	•	•	•
Grill üzemmódok	•	•	•	•
Alsó hő	•	•	•	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	–	–	–	–
Eco-hőlégkeverés	•	•	•	•
Automatikus programok	•	•	•	•
Speciális felhasználások	–	–	–	•
Kezelési kényelem				
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	–	•	•	•
Kijelző	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor
MotionReact közelségérzékelő szenzor	–	–	–	–
Kamera a sütőtérben	–	–	–	–
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	•	•	•
Időfunkciók	•	•	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+	A+	A+	A+
Maradék hő hasznosítás	–	–	–	•
Ápolási kényelem				
Nemesacél/CleanSteel felület	•	–	–	–
Sütőtér PerfectClean bevonattal és katalitikus hátfallal	–	–	•	•
Pirolitikus tisztítás	•	•	–	–
Katalizátor	–	–	–	–
Biztonság				
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	76	76	76	76
Behelyezési szintek száma	5	5	5	5
Sütőtér megvilágítása	1 Halogén-Spot	1 Halogén-Spot	1 Halogén-Spot	1 LED-Spot
Biztosíték (A)	16	16	16	16
Hőmérsékletek (°C)	30–300	30–300	30–300	30–300
Fázisok száma	1	1	1	1
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	3,60	3,60	3,50	3,50
Mellékelt tartozékok				
Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
Sütőrács PyroFit-funkcióval	1	1	–	–
Sütőrács PerfectClean bevonattal	–	–	1	1
FlexiClip teljesen kihúzh. sín	–	–	–	–
FlexiClip sín+PerfectClean bevonat (pár)	–	–	1	1
FlexiClip kihúzh. sín, PyroFit	1	1	–	–
Készülék színe				
Cleansteel nemesacél	•	•	–	–
Obszidiánfekete	•	•	•	•

60 cm-es sütők



Típus	H 7464 BP	H 7464 BPX	H 7565 BP	H 7860 BP
Kialakítás és design				
Fogantyú nélküli kivitel	–	•	–	–
Süllyeszthető gombok	–	–	–	–
Élvezeti előnyök				
TasteControl	•	•	•	•
Előmelegítés	•	•	•	•
Húsmaghőmérő tű	kábellel	kábellel	kábellel	kábel nélkül
Crisp funkció	•	•	•	•
Üzem módok				
Hőlégkeverés plusz	•	•	•	•
Alsó-felső sütés	•	•	•	•
Klíma vezérlés	•	•	•	•
Intenzív sütés	•	•	•	•
Sütőautomatika	•	•	•	•
Grill üzemmódok	•	•	•	•
Alsó hő	•	•	•	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	–	–	•	•
Eco-hőlégkeverés	•	•	•	•
Automatikus programok	•	•	•	•
Speciális felhasználások	–	–	•	•
Kezelési kényelem				
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•	•	•	•
Kijelző	DirectSensor	DirectSensor	M Touch S	M Touch
MotionReact közelséget érzékelő szenzor	–	–	•	•
Kamera a sütőtérben	–	–	–	•
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	–	•	•
Időfunkciók	•	•	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+	A+	A+	A+
Maradék hő hasznosítás	•	•	•	•
Ápolási kényelem				
Nemesacél/CleanSteel felület	•	–	–	•
Sütőtér PerfectClean bevonattal és katalitikus hátfallal	–	–	–	–
Pirolitikus tisztítás	•	•	•	•
Katalizátor	–	–	–	•
Biztonság				
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	76	76	76	76
Behelyezési szintek száma	5	5	5	5
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot	1 LED-Spot	BrilliantLight	BrilliantLight
Biztosíték (A)	16	16	16	16
Hőmérsékletek (°C)	30–300	30–300	30–300	30–300
Fázisok száma	1	1	1	1
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	3,60	3,60	3,70	3,70
Mellékelt tartozékok				
Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
Sütőrács	–	–	–	–
Sütőrács PyroFit-funkcióval	1	1	1	1
FlexiClip kihúzh. sín, PyroFit	1	1	1	1
Készülék színe				
Pearlbeige	–	•	–	–
Cleansteel nemesacél	•	–	–	•
Obsziánfekete	•	•	•	•
Grafitszürke	•	•	–	•

60 cm-es sütők



Típus	H 7860 BPX
Kialakítás és design	
Fogantyú nélküli kivitel	•
Süllyeszthető gombok	–
Élvezeti előnyök	
TasteControl	•
Előmelegítés	•
Húsmaghőmérő tű	kábel nélkül
Crisp funkció	•
Üzem módok	
Hőlégkeverés plusz	•
Alsó-felső sütés	•
Klímavezérlés	•
Intenzív sütés	•
Sütőautomatika	•
Grill üzemmódok	•
Alsó hő	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	•
Eco-hőlégkeverés	•
Automatikus programok	•
Speciális felhasználások	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•
Kijelző	M Touch
MotionReact közeledést érzékelő szenzor	•
Kamera a sütőtérben	•
SoftOpen	•
SoftClose	–
Időfunkciók	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energihatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
Maradék hő hasznosítás	•
Ápolási kényelem	
Nemesacél/CleanSteel felület	–
Sütőtér PerfectClean bevonattal és katalitikus hátfallal	–
Pirolitikus tisztítás	•
Katalizátor	•
Biztonság	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	76
Behelyezési szintek száma	5
Sütőtér megvilágítása	BrilliantLight
Biztosíték (A)	16
Hőmérsékletek (°C)	30–300
Fázisok száma	1
A fülke méretei (Sz x H x D) (mm)	560-568 x 590-595 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	3,70
Mellékelt tartozékok	
PerfectClean sütőtepsi, perf.	–
Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1
Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1
Sütőrács	–
Sütőrács PyroFit-funkcióval	1
FlexiClip kihúzh. sín, PyroFit	1
Készülék színe	
Pearlbeige	•
Obszidiánfekete	•
Grafitszürke	•

90 cm-es sütők



Típus	H 7890 BP
Kialakítás és design	
Süllyeszthető gombok	–
Élvezeti előnyök	
Előmelegítés	•
Hűsmaghőmérő tű	kábel nélkül
Crisp funkció	•
Rotisserie motor	•
Üzem módok	
Hőlégkeverés plusz	•
Alsó-felső sütés	•
Klíma vezérlés	•
Intenzív sütés	•
Sütőautomatika	•
Grill üzemmódok	•
Felső sütés	•
Alsó hő	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	•
Eco-hőlégkeverés	•
Automatikus programok	•
Speciális felhasználások	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•
Kijelző	M Touch
MotionReact közeledést érzékelő szenzor	•
Kamera a sütőtérben	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
3D kezelőfelület	•
Időfunkciók	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A
Maradék hő hasznosítás	•
Ápolási kényelem	
Nemesacél/CleanSteel felület	•
Sütőtér PerfectClean bevonattal és katalitikus hátfallal	–
Pirolitikus tisztítás	•
Katalizátor	•
Biztonság	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	90
Behelyezési szintek száma	3
Sütőtér megvilágítása	BrilliantLight
Biztosíték (A)	16
Hőmérsékletek (°C)	30–300
Fázisok száma	3
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	860-860 x 517-517 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	5,60
Mellékelt tartozékok	
Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	–
Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	–
Sütőrács	–
Sütőrács PyroFit-funkcióval	2
Sütőrács PerfectClean bevonattal	–
FlexiClip kihúzh. sín, PyroFit	1
Készülék színe	
Cleansteel nemesacél	•

🏠 | Automatikprogramme

Kuchen

Brot

Gebäck

Brötchen





Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütők

Három ételkészítési üzemmód a legkisebb helyen

Olyan egyedi, mint ön!





A Miele mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütője intelligensen ötvözi két nagy teljesítményű készülék előnyeit egyetlen, 45 cm magas fülkében: ez a készülék egy teljes mértékben kiforrott sütő, amely sokféle üzemmóddal rendelkezik, mint például a hőlégkeverés plusz. Ugyanakkor ez egy nagy teljesítményű mikrohullámú sütő is. Választhat: különállóan is használhatja az üzemmódokat, a sütőfunkcióval például finom kenyeret és süteményeket süthet, vagy gyorsan elkészíthet egy csésze forrócsokit a mikrohullámú üzemmóddal. Vagy használhatja mindkét üzemmódot együtt: sok étel sokkal gyorsabban elkészíthető a hagyományos üzemmód és a mikrohullámú üzemmód kombinálásával – a fogástól függően az elkészítési idő akár 30%-át is megtakaríthatja.

12:00

Home | ... | Status

 Mikrowelle +
Heißluft plus **Fertig**

300 W 180 °C

speichern Timer schließen



Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütők tulajdonságai*

Quick & Gentle

Tökéletes eredmények a legrövidebb idő alatt: az inverter technológiának köszönhetően a mikrohullámú sütő teljesítménye szabadon állítható. Kombinálja az alsó-felső sütést a mikrohullámú sütő teljesítményével a nagyobb rugalmasságért a mindennapi főzés során.



3 in 1

Válasszon a mikrohullámú sütő és a kombinált üzemmódok közül, hogy egyetlen készüléssel készítsen tökéletes fogásokat.



Nemesacél sütőtér szabadalmaztatott strukturált felülettel¹⁾

Könnyen tisztítható: a sütőtér különleges, strukturált és karcálló PerfectClean felülettel rendelkezik.



Automatikus programok

Könnyedén ízletes ételeket varázsolhat az asztalra: legyen szó kenyérről, süteményekről vagy húsról – az ételkészítési folyamat teljesen automatizált.



Húsmaghőmérő tű

Készítsen halat és húst tökéletes pontossággal: a hátralévő idő kijelzője megmutatja önnek, hogy mikor készül el az étel.



Miele@home

Tegye okossá életét: a Miele@home-nak köszönhetően okosan hálózatba kötheti háztartási készülékeit – hogy több lehetőség legyen.

* modelltől függően
1) EP 1 345 474 B1


A megfelelő beállítás minden recepthez

A Miele mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütőinek üzemmódjai*



Hőlégkeverés plusz

Tökéletesen puha és könnyű: ideális kíméletes sütéshez és pirításhoz akár két fokozaton is.



Alsó-felső sütés

Többcélú, klasszikus funkció: tökéletes eredmény minden hagyományos sültöt és pirított ételhez.



Mikrohullámú sütő

Hevítsen fel vizet egy csésze teához vagy melegítsen meg egy ételt: hatékony, kényelmes és gyors.



Mikrohullámú sütő + hőlégkeverés plusz

Akár sütemények, akár vasárnapi sült: ideális a gyors és kíméletes sütéshez és pörköléshez akár két fokozaton is.



Mikrohullámú sütő + grill

Főzés és grillezés: tökéletesen autentikus barbecue aroma húshoz, halhoz, zöldségekhez és még sok másához.




Mikrohullámú sütő + légkeveréses grill

Sokoldalú funkció: tökéletes steakek, kolbászok, göngyölt hús, sült hús stb. grillezéséhez.



Mikrohullám + sütési automatika

Belül zamatos, kívül ropogós: magas hőmérsékleten pirítja, majd alacsony hőmérsékletet használva süti tovább a húst.



Intenzív sütés

Ropogós alapok, ízletes feltétek: pizza, quiche vagy friss gyümölcstorta – ropogós alap, lédús feltétek.



Sütőautomatika

A hús puha és zamatos marad: először magas, majd alacsonyabb sütési hőmérsékleten pirítja meg a húst.




Légkeveréses grill

Kívül ropogós, belül zamatos: ideális csirkéhez, kacsához, sertécsülökhöz, göngyölt húshoz és sok más húselételhez.




Grill

Sokoldalú funkció: tökéletes nagyobb mennyiségű steak, kolbász, kebab és egyebek grillezéséhez.



Alsó sütés

Egyedi elkészítés: olyan ételekhez, amelyek vízfürdőben készülnek vagy alulról történő barnításhoz.



Booster

Azoknak, akik mozgalmassá válnak: ha gyakran csak nagyon kevés időt tud szakítani a főzésre, akkor igazán értékelni fogja a rövid felmelegítési időt.




Alacsony hőmérsékletű sütés

Finom és zamatos: a hús alacsony hőmérsékleten hihetetlenül egyenletesen sül, anélkül, hogy a külseje kiszáradna.



Eco-hőlégkeverés

Rendkívül energiahatékony: a sütőben sült sütemények vagy gratinok tökéletesek lesznek.



Felolvasztás

Kíméletes a fagyasztott élelmiszerekhez: a fagyasztott élelmiszerek kímélő felolvasztása hideg levegővel, ideális körülmények között.



Sabbat program

A Sabbat program lehetővé teszi a készülék használatát még a zsidó szokások betartása mellett is.

Mit jelentenek az ikonok?

A Miele mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütők összes ikonjának áttekintése



Kezelőgomb

Intuitív kezelés a nagy, teljes érintőkijelzőnek köszönhetően. Könnyű és gyors kezelés egyetlen érintéssel.



Intuitív kezelés a teljes érintőkijelzőnek köszönhetően. Könnyű és gyors kezelés egyetlen érintéssel.



Az üzemmódok és időtartamok közvetlen kiválasztása érintőgombokkal; az információ egy négysoros szöveges kijelzőn jelenik meg.



Az üzemmódok és időtartamok közvetlen kiválasztása érintőgombokkal; az információ egy egysoros szöveges kijelzőn jelenik meg.



Tisztítás és ápolás

A tapadásmentes felületkezelés verhetetlen tisztítási kényelmet biztosít.



A mikrohullámú sütő teljesítménye

A mikrohullámú sütő teljesítménye: 1000 W.



Kombinált üzemmód

Rugalmas és időtakarékos: a mikrohullámú energia és egy hagyományos üzemmód kombinálása akár 30%-os időmegtakarítást is eredményezhet a mikrohullámú energia nélküli ételkészítéshez képest.



Húsmaghőmérő tű


Precíz ételkészítés.



Alacsony hőmérsékletű sütés


Alacsony hőmérsékletű sütés a tökéletesre sült húskülönlegességekért.

Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütők, 60 cm



Típus	H 7145 BM	H 7240 BM	H 7440 BM	H 7440 BMX
Kialakítás és design				
Fogantyú nélküli kivitel	–	–	–	•
Élvezeti előnyök				
Quick & Gentle	•	•	•	•
Előmelegítés	–	–	•	•
Húsmaghőmérő tű	–	–	–	–
Melegentartás	•	–	•	•
Üzemmódok				
Hőlégkeverés plusz	•	•	•	•
Alsó-felső sütés	–	–	–	–
Mikrohullámú sütő	•	•	•	•
Mikrohullámú sütő hőlégkeverés plusz funkcióval	•	•	•	•
Mikrohullámú sütő grillel	•	•	•	•
Mikrohullámú sütő légkeveréses grillel	•	•	•	•
Mikrohullámú sütő sütőautomatikával	•	•	•	•
Intenzív sütés	–	–	–	–
Sütőautomatika	•	•	•	•
Grill üzemmódok	•	•	•	•
Alsó hő	–	–	–	–
Alacsony hőmérsékletű sütés	–	–	–	–
Felolvasztás	•	•	•	•
Automatikus programok	•	•	•	•
Speciális felhasználások	–	–	•	•
Kezelési kényelem				
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•	•	•	•
Kijelző	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	•	•	–
Popcorn funkció	•	•	•	•
Gyors mikrohullám	•	•	•	•
Időfunkciók	–	–	–	–
Javasolt mikrohullámú teljesítmény	•	•	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Maradék hő hasznosítás	•	–	•	•
Ápolási kényelem				
Nemesacél sütőtér strukturált felülettel és PerfectClean bevonattal	•	•	•	•
Biztonság				
Készülékkihűtő rendszer hűvös előlappal	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	43	43	43	43
Behelyezési szintek száma	3	3	3	3
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Biztosíték (A)	16	16	16	16
Hőmérsékletek (°C)	30–225	30–250	30–250	30–250
Fázisok száma	1	1	1	1
Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
A fülke méretei (Sz x MA x MÉ) (mm)	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	2,70	2,70	2,70	2,70
Mellékelt tartozékok				
Sütőrács PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
Üvegtál	1	1	1	1
Készülék színe				
Obsziánfekete	•	–	•	•
Cleansteel nemesacél	–	•	•	–
Grafitszürke	–	–	•	•
Pearlbeige	–	–	–	•

Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütők, 60 cm



Típus	H 7840 BM	H 7840 BMX
Kialakítás és design		
Fogantyú nélküli kivitel	–	•
Élvezeti előnyök		
Quick & Gentle	•	•
Előmelegítés	•	•
Húsmaghőmérő tű	kábellel	kábellel
Melegentartás	•	•
Crisp funkció	•	•
Üzemmódok		
Hőlégkeverés plusz	•	•
Alsó-felső sütés	•	•
Mikrohullámú sütő	•	•
Mikrohullámú sütő hőlégkeverés plusz funkcióval	•	•
Mikrohullámú sütő grillel	•	•
Mikrohullámú sütő légkeveréses grillel	•	•
Mikrohullámú sütő sütőautomatikával	•	•
Intenzív sütés	•	•
Sütőautomatika	•	•
Grill üzemmódok	•	•
Alsó hő	•	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	•	•
Felolvasztás	•	•
Automatikus programok	•	•
Speciális felhasználások	•	•
Kezelési kényelem		
Hálózatba kaps. Miele@home-mal	•	•
Kijelző	M Touch	M Touch
MotionReact közeledést érzékelő szenzor	•	•
SoftOpen	•	•
SoftClose	•	–
Popcorn funkció	•	•
Gyors mikrohullám	•	•
Javasolt mikrohullámú teljesítmény	•	•
Hatékony és fenntarthatóság		
Maradék hő hasznosítás	•	•
Ápolási kényelem		
Nemesacél párolótér strukturált felülettel és PerfectClean bevonattal	•	•
Biztonság		
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•
Műszaki adatok		
Sütőtér térfogata (l)	43	43
Behelyezési szintek száma	3	3
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Biztosíték (A)	16	16
Hőmérsékletek (°C)	30–250	30–250
Fázisok száma	1	1
Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	3,20	3,20
Mellékelt tartozékok		
Sütőrács PerfectClean bevonattal	1	1
Üvegtál	2	2
Készülék színe		
Obszidiánfekete	•	•
Cleansteel nemesacél	•	–
Grafitszürke	•	•
Pearlbeige	–	•



A close-up, black and white photograph of a metal door handle mechanism. The handle is a long, horizontal bar with a curved grip at the end. It is mounted on a door frame, and the internal components, including a vertical rod and a locking mechanism, are visible. The lighting is dramatic, highlighting the metallic textures and shadows.

Gőzpárolók



Beépíthető gőzpárolók

A Miele gőzpárolók számos módon integrálhatók a konyhadesignba. Kompakt kialakításuknak köszönhetően tökéletesen illeszkednek minden szabványos fülkébe, lehetővé téve az Ön számára, hogy kiválassza a tökéletes helyet Miele gőzpárolójának.



A Miele gőzpárolók méretválasztéka és kivitelei

Kivitelezési módok és méretek



Klasszikus

60 cm széles, 45 cm magas



A Miele gőzpárolók a 40-100 °C-os hőmérséklet-tartományban működnek. Ideálisak zöldségek, halak, köretek, desszertek és sok más étel kíméletes párolásához.

A gőztechnológia



**Exkluzív
a Mielétől**

DualSteam

Erőteljes külső gőzfejlesztő
3,3 kW teljesítménnyel és két gőzfűvőkával.



Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele gőzpárolók tulajdonságai*

Exkluzív a Mielétől DualSteam

Tökéletesség, amely megfelel az ön ízlésének: a Miele DualSteam technológiával működő gőzpárolója a sütő és a főzőlap ideális kiegészítője, és biztosítja a legjobb főzési eredményeket. A gyors felmelegítési idő, az egyenletes gőzelosztás és a hőmérséklet optimális pontossága lehetővé teszi a tökéletesre főzött, finom ételek kényelmes elkészítését. Ez az erős, 3,3 kW-os teljesítményű külső gőzfejlesztőnek és a két DualSteam fűvóka speciális elhelyezésének köszönhető.



Exkluzív a Mielétől Nemesacél sütőtér strukturált felülettel

Kiváló minőségű és könnyen tisztítható: minden gőzpárolónk nemesacél sütőtérrel rendelkezik.



Nagy sütőtér és nagy tálcaméret

Maximális tér: a mély sütőtér és a nagy tálcaméret lehetővé teszi, hogy egyszerre több adagot készítsen.



Exkluzív a Mielétől Automatikus menükészítés

Tökéletes eredmények: készítsen egyszerre különböző típusú ételeket gőzzel.



Automatikus programok

Készítsen könnyedén ízletes ételeket: akár hal, hús vagy zöldségek, a készülék teljesen automatikusan szabályozza az ételkészítés folyamatát.



Szuvidálás

Az intenzív ízekért: a vákuumzárral ellátott ételeket a készülék különösen kíméletesen süti alacsony hőmérsékleten.

Mit jelentenek az ikonok?

A Miele gőzpárolók összes ikonjának áttekintése



Kezelőgomb

Az üzemmódok és időtartamok közvetlen kiválasztása érintőgombokkal; az információ egy négysoros szöveges kijelzőn jelenik meg.



Az üzemmódok és időtartamok közvetlen kiválasztása érintőgombokkal; az információ egy egysoros szöveges kijelzőn jelenik meg.



A hőmérséklet és időtartamok kiválasztása érintőgombokkal; az információ egy 7 szegmensből álló kijelzőn jelenik meg.

Sütőtér térfogat



A sütőtér hasznos térfogata akár 40 liter is lehet.



A sütőtér hasznos térfogata akár 24 liter is lehet.

Szuvidálás



Ételkészítési módszer, amely során az ételeket kíméletesen főzik egy vákuumsomagolásban.

Automatikus programok



Az ételek könnyű, teljesen automatikus elkészítéséhez.

Gőztechnológia



Gyors gőzfejlesztés és egyenletes gőzelosztás két gőzfúvókán keresztül.



Gőzelosztás egy gőzfúvókán keresztül.



Miele@home*



A Miele@home-nak köszönhetően okosan hálózatba kapcsolhatja háztartási készülékeit – hogy több lehetőség legyen.

* A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden okos alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Az elérhető funkciók köre a modelltől és az alkalmazás országától függően változhat.

45 cm-es beépíthető gőzpárolók



Típus	DG 2840	DG 7240	DG 7440
Évezeti előnyök			
Automatikus programok	•	•	•
Melegentartás	–	•	•
Üzem módok			
Gőzpárolás	•	•	•
Szuvidálás	–	–	•
Felolvasztás	•	•	•
Felmelegítés	•	•	•
Kezelési kényelem			
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	–	•	•
Kijelző	EasySensor	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen	•	•	•
SoftClose	•	•	•
MultiLingua	–	•	•
Párolás egyszerre 3 szinten	•	•	•
Menüpárolás	•	•	–
Gőzmennyiség redukálása az ételkészítési idő vége előtt	•	•	•
Időfunkciók	•	•	•
Saját programok	–	–	•
Ápolási kényelem			
Nemesacél/CleanSteel felület	•	•	•
Strukt.felül.nem.acél sütőtér	•	•	•
Külső gőzfejlesztő	•	•	•
Alsó fűtőtest a kondenzvíz csökkentéséhez	•	•	•
Vízkömentesítés	•	•	•
CleanGlass-ajtó	•	•	•
Gőztechn./vízellátás			
DualSteam	•	•	•
Frissvíz-tartály térfogata (l)	1,5	1,5	1,5
Kivehető frissvíz-tartály Push2Release mechanizmussal	•	•	•
Biztonság			
Készülékűtő rdsz.+hűvös előlap	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•
Műszaki adatok			
Sütőtér térfogata (l)	40	40	40
Behelyezési szintek száma	4	4	4
Sütőtér megvilágítása	–	–	2 LED-Spot
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban (°C)	40–100	40–100	40–100
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	3,60	3,60	3,60
Biztosíték (A)	16	16	16
Mellékelt tartozékok			
Perf. nem.acél gőzpár.edények	2	2	2
Zárt aljú nem.acél gőzpár.edények	1	1	1
Sütőrács	1	1	1
DGG 100 40 Felfogótálca	1	1	1
Készülék színe			
Cleansteel nemesacél	•	•	•
Obszidiánfekete	•	•	•





Gőzsütők



Ízélmény korlátok nélkül

Miele gőzsütők

Helytakarékos és sokoldalú

A Miele gőzsütő modellek DGC és DGC Pro kivitelekben kaphatók.

A DGC a kombinált gőzsütők világát kínálja. Egy teljes mértékben kiforrott sütő, amely zománcozott sütőtérrel és pároló funkcióval rendelkezik, így egyetlen készülékben készíthet különféle ételeket.

A DGC Pro eközben számos olyan funkciót kínál, amelyek mindennapi és professzionális beállításokhoz egyaránt alkalmasak. Nemesacél sütőtere rendkívül tartós, melynek tisztítása gyerekjáték a HydroClean funkcióval – és még egy innovatív szuvidáló üzemmóddal is rendelkezik, amely új dimenziót nyit a konyhájában.

A DGC-vel a Klímavezérlés üzemmód lehetővé teszi, hogy a készülék gőzt adjon hozzá az ételkészítési folyamathoz, és így több nedvesség keletkezzen – így élvezheti a puha, gyönyörű fényes héjú kenyeret és a zamatos sülteteket.

A DGC Pro-val pedig még pontosabban állíthatja be az ételkészítéshez szükséges klímát azáltal, hogy meghatározza a nedvesgé tartalom százalékos arányát és kombinál több ételkészítési lépést. A DGC Pro képes kombinálni a nedves és a száraz hőt egy új üzemmódban, a Kombinált párolásban, amely három üzemmódot kínál egyetlen készülékben.

Méretválaszték

Gőzsütőink két különböző méretben kaphatók – illik minden konyhához, így élvezheti az ízletes, egészséges ételeket, bármilyen is legyen a konyhája.




Kompakt fülkékhez – 60 cm széles, 45 cm magas

Ideális 45 cm magas és 60 cm széles fülkébe vagy egy 14 cm magas gourmet edény- és ételmelegítő fiókkal vagy vákuumozó fiókkal együtt egy 60 x 60 cm-es fülkébe telepítéshez. A DGC Pro 47 literes sütőtér térfogata három behelyezési szinten biztosít helyet a különféle ételek elkészítéséhez.



Klasszikus készülékünk – 60 cm széles, 60 cm magas

Ideális egy klasszikus, 60 x 60 cm-es fülkébe történő telepítéshez. Kombinálható egy 29 cm magas fiókkal, hogy tökéletesen kitöltse a 88 cm magas fülkét. A 67 literes sütőtérben a négy behelyezési szintjével a DGC Pro végtelen lehetőségeket kínál. A DGC sütőtér térfogata 76 liter, és öt behelyezési szinttel rendelkezik.



Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele DGC gőzsütők tulajdonságai*

Exkluzív a Mielétől MonoSteam

A kipróbált és tesztelt MonoSteam gőzfejlesztési eljárással (2,2 kW) a gőz egyetlen gőzfűvőkán keresztül jut be Miele készülékének sütőterébe. Gyorsan és egyenletesen oszlik el az étel körül, és kíméletes ételkészítési folyamatot biztosít, tökéletes eredménnyel.



Klímavezérlés¹⁾

Jobb pirítási és sütési eredmények: a nedvesség hihetetlenül könnyű tésztát és szépen barnult héjat eredményez.



Automatikus programok

Könnyedén ízletes ételeket varázsolhat az asztalra: legyen szó kenyérről, süteményekről vagy húsról – az ételkészítési folyamat teljesen automatizált.



Exkluzív a Mielétől TasteControl²⁾

Az automatikus gyors visszahűtés megakadályozza, hogy az étel tovább süljön, vagy használhatja arra, hogy szükség esetén melegen tartsa azt.



Miele@home

Tegye okossá életét: a Miele@home-nak köszönhetően okosan hálózatba kötheti háztartási készülékeit – a több lehetőségért.



Exkluzív a Mielétől PerfectClean

Gyors tisztítás: mivel nem tapad ételmaradék a felületekre, a tisztítás rendkívül könnyű.

* modellől függően

¹⁾ Szabadalmaztatott vízbevezető funkcióval – szabadalom: EP 2 190 295

²⁾ Szabadalom: EP 1 714 083



Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele DGC Pro gőzsütők tulajdonságai*

Exkluzív a Mielétől DualSteam

Kulináris tökéletesség: a DualSteam egyenletes gőzelosztást és a lehető legjobb ételkészítési eredményeket biztosítja. Tökéletesség, amely megfelel az ön ízlésének: a Miele DGC Pro gőzsütő mindig a legjobb ételkészítési eredményeket biztosítja. A gyors felmelegítési és ételkészítési idők, valamint az egyenletes gőzelosztás megkönnyíti önnek az ételek elkészítését – a külső, 3,3 kW-os gőzfejlesztőnek és a két DualSteam fűvóka speciális elhelyezésének köszönhetően. Ez a vitaminok elvesztését is minimalizálja az ételek elkészítése során.



Exkluzív a Mielétől Kombinált párolás

Tiszta élvezet: tökéletes eredmények a sütés és a pírítás során, a száraz és a nedves hő kombinációja több ételkészítési lépésen át, pontos százalékértékre beállítva.

Exkluzív a Mielétől Mix & Match

Gyors és egészséges: főzzön vagy melegítsen egyszerre különböző típusú ételeket egy tányéron.



HydroClean

Foltmentes: a HydroClean teljesen automatikusan megtisztítja Miele gőzsütőjének sütőterét.



Exkluzív a Mielétől Automatikus menükészítés

Tökéletes eredmények: készítsen egyszerre különböző típusú ételeket gőzzel.



Exkluzív a Mielétől Motoros kezelőpanel SoftClose funkcióval¹⁾

Kényelmes: egyetlen érintéssel nyissa ki és zárja be a kezelőpanelt, hogy a víztartály láthatóvá váljon.

* modelltől függően
1) Szabadalom: EP 2 197 326


A megfelelő beállítás minden recepthez

A Miele DGC gőzsütők üzemmódjai*



Hőlégkeverés plusz

Tökéletesen puha és könnyű: ideális kíméletes sütéshez és pirításhoz akár két fokozaton is.




Alsó-felső sütés

Többcélú, klasszikus funkció: tökéletes eredmény minden hagyományos sültöt és pirított ételhez.




Gőzpárolás

Kíméletes és egészséges ételkészítés: a gőzpárolással sok tápanyag marad az ételekben.



Klímavezérlés

Mintha frissen érkezett volna a pékségből: a nedvesség hihetetlenül könnyű tésztát és szépen barnult kérget eredményez.




Klímavezérlés sütőautomatikával

Tökéletes sülték: magas, majd egy beállított hőmérsékleten, hozzáadott nedvesség mellett pirítja a húst.



Klímavezérlés hőlégkeverés plusz funkcióval

Tökéletesen puha és könnyű: ideális sütéshez és pirításhoz hozzáadott nedvesség mellett, akár három fokozaton.



Klímavezérlés intenzív sütéssel

Pizza, quiche vagy friss gyümölcstorta: a hozzáadott nedvesség ropogóssá teszi az alapokat, míg a feltétek lédúsak maradnak.



Klímavezérlés alsó-felső sütéssel

Klasszikus funkció: a hozzáadott nedvesség tökéletes eredményt biztosít minden típusú, hagyományos, sült és pirított ételhez.



Intenzív sütés

Ropogós alapok, ízletes feltétek: pizza, quiche vagy friss gyümölcstorta – ropogós alap, lédús feltétek.



Sütőautomatika

A hús puha és zamatos marad: magas, majd alacsonyabb sütési hőmérsékleten pirítja meg a húst.



Légleveréses grill

Kívül ropogós, belül szaftos: ideális csirkéhez, kacsához, sertécsülökhöz, göngyölt húshoz és sok más húselételhez.




Grill

Sokoldalú funkció: tökéletes nagyobb mennyiségű steak, kolbász, kebab és egyébek grillezéséhez.



Alsó sütés

Egyedi elkészítés: olyan ételekhez, amelyek vízfürdőben készülnek vagy alulról történő barnításhoz.




Booster

Azoknak, akik mozgalmas életet élnek: ha gyakran csak nagyon kevés időt tud szakítani a főzésre, akkor igazán értékelni fogja a rövid felmelegítési időt.



Eco-hőlégkeverés

Rendkívül energiahatékony: a sütőben sült sütemények vagy gratinok tökéletesek lesznek.



Felolvasztás

Kíméletes a fagyasztott élelmiszerekhez: a fagyasztott élelmiszerek kímélő felolvasztása hideg levegővel, ideális körülmények között.

Mit jelentenek az ikonok?

A Miele DGC gőzsütők összes ikonjának áttekintése



Kezelőgomb

Az üzemmódok és időtartamok közvetlen kiválasztása érintőgombokkal; az információ egy négysoros szöveges kijelzőn jelenik meg.



Az üzemmódok és időtartamok közvetlen kiválasztása érintőgombokkal; az információ egy egysoros szöveges kijelzőn jelenik meg.



PerfectClean

A tapadásmentes felületkezelés verhetetlen tisztítási kényelmet biztosít.



Sütőtér térfogat

A gőzsütő hasznos térfogata akár 76 liter is lehet.



Klíma vezérlés



Egy hagyományos üzemmód és a nedvesség kombinációja. Különböző opciók állnak rendelkezésre a készülék jellemzőitől függően.



Gőztechnológia

Gőzelosztás egy gőzfúvókán keresztül.

60 cm-es gőzsütők



Típus	DGC 7151	DGC 7250	DGC 7351	DGC 7450
Kialakítás és design				
Fogantyú nélküli kivitel	–	–	–	–
Élvezeti előnyök				
TasteControl	•	•	•	•
Gyors felfűtés	•	•	•	•
Crisp funkció	–	–	•	•
Üzem módok				
Hőlégkeverés plusz	•	•	•	•
Alsó-felső sütés	•	•	•	•
Gőzpárolás	•	•	•	•
Klíma vezérlés	•	•	•	•
Intenzív sütés	•	•	•	•
Sütőautomatika	•	•	•	•
Grill üzemmódok	•	•	•	•
Alsó sütés	•	•	•	•
Speciális felhasználások	–	–	•	•
Kezelési kényelem				
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•	•	•	•
Kijelző	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	•	•	•
MultiLingua	•	•	•	•
Programozható idejű gőzlöketek	–	–	•	•
Mennyiségtől független párolás	•	•	•	•
Automatikus menüpárolás	–	–	–	–
Időfunkciók	•	•	•	•
Saját programok	–	–	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+
Ápolási kényelem				
Zománczott sütőtér PerfectClean bevonattal és katalitikus hátfallal	•	•	•	•
Külső gőzfejlesztő	•	•	•	•
Ápolóprogramok	–	–	–	–
CleanGlass-ajtó	•	•	•	•
Gőztechn./vízellátás				
DualSteam	–	–	–	–
MonoSteam	•	•	•	•
Szívócső vízhez	•	•	•	•
Biztonság				
Készülékűtő rdsz.+hűvös előlap	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	76	76	76	76
Sütőtér megvilágítása	1 Halogén-Spot	1 Halogén-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Hőmérséklet sütőüzem (°C)	30–250	30–250	30–250	30–250
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban (°C)	70–100	70–100	70–100	70–100
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	3,50	3,50	3,50	3,50
Biztosíték (A)	16	16	16	16
Mellékelt tartozékok				
Univ.tepsi+PerfectClean bevonat	1	1	1	1
HBBR 71 Sütőrács PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
PerfectClean FlexiClip kih.sín	1	1	1	1
Kivehető tartórács (pár)	1	1	1	1
Perf. nem.acél gőzpár.edények	1	1	1	1
Zárt aljú nem.acél gőzpár.edények	1	1	1	1
Készülék színe				
Obszidiánfekete	•	•	•	•
Cleansteel nemesacél	–	•	–	•


A megfelelő beállítás minden recepthez

A Miele DGC Pro gőzsütők üzemmódjai




Hőlégkeverés plusz

Tökéletesen puha és könnyű: ideális gyors és kíméletes sütéshez és pirításhoz akár három fokozaton is.




Alsó-felső sütés

Többcélú, klasszikus funkció: tökéletes eredmény minden hagyományos sütési és pirítási recepthez.



Gőzpárolás

Kíméletes és egészséges ételkészítés: a gőzpárolással sok tápanyag marad az ételekben, valamint az ételek színe és íze is megmarad.



Kombinált párolás + hőlégkeverés plusz

Tökéletes eredmények: a hozzáadott nedvesség kiváló eredményeket garantál kenyérrel, zsemlékkel, hússal stb.




Kombinált párolás + alsó-felső sütés

A nedvesség hozzáadásával az étel felülről és alulról is egyenletesen megsül – aminek eredménye a tökéletes kenyér.




Kombinált grill

A nedvesség hozzáadásával a hal és a magas zsírtartalmú húskok különösen puhává és zamatosává válnak az elkészítés alatt – ropogós bőrrrel vagy kéreggel.



Szuvidálás

Kiemelkedő élvezet: hús, hal, zöldség vagy gyümölcs vákuumban készítve a tökéletes ízélményért.



Intenzív sütés

Ropogós alapok, ízletes feltétek: pizza, quiche vagy friss gyümölcstorta – ropogós alap, lédús feltétek.



Légkeveréses grill

Kívül ropogós, belül szaftos: ideális csirkéhez, kacsához, sertécsülökhöz, göngyölt húshoz és sok más húsetelhez.




Nagy grill

Sokoldalú funkció: tökéletes nagyobb mennyiségű steak, kolbász, kebab és egyebek grillezéséhez.



Kis grill

Kis mennyiségekhez tervezve: ideális kis mennyiségű ételekhez, mint például steakekhez és kolbászokhoz. Tökéletesen grillezve minden alkalommal.



Felső sütés

Utolsó simítás a külső és az íz tekintetében: tökéletes eredmény gratinok készítésekor, feltétek sütésekor és ételek barnításakor.



Alsó sütés

Egyedi elkészítés: olyan ételekhez, amelyek vízfürdőben készülnek vagy alulról történő barnításhoz.




Speciális sütemény

Varázsoljon finom süteményeket: tökéletes égetett tészta és olyan sütemények, mintha csak a pékségből hozta volna.



Eco-hőlégkeverés

Energiát és időt takarít meg: energiatakarékos módok ételek készítéséhez.



Eco gőzpárolás

Környezetbarát és fenntartható: takarítson meg energiát az étel gőzpárolásakor.



Sabbat program

A Sabbat program lehetővé teszi a készülék használatát még a zsidó szokások betartása mellett is.

Mit jelentenek az ikonok?

A Miele DGC Pro gőzsütők összes ikonjának áttekintése



Kezelőgomb

Intuitív kezelés a nagy, teljes érintőkijelzőnek köszönhetően. Könnyű és gyors kezelés egyetlen érintéssel.



Intuitív kezelés a teljes érintőkijelzőnek köszönhetően. Könnyű és gyors kezelés egyetlen érintéssel.



Az üzemmódok és időtartamok közvetlen kiválasztása érintőgombokkal; az információ egy négysoros szöveges kijelzőn jelenik meg.



HydroClean

Egyszerű, automatikus öntisztító funkció.



Sütőtér térfogat

A gőzsütő hasznos térfogata akár 67 liter is lehet.



A gőzsütő hasznos térfogata akár 47 liter is lehet.



Szuvidálás

Ételkészítési módszer, amely során az ételeket kíméletesen főzik egy vákuumcsomagolásban.



Kombinált üzemmód

Tökéletes eredmények a sütés és a pirítás során, a száraz és a nedves hő kombinációjával.



Gőztechnológia

Gyors gőzfejlesztés és egyenletes gőzelosztás két gőzfúvókán keresztül.






Vízellátás

Frissvíz-csatlakozás és vízvezetés a kényelmes párolásért.



Eltávolítható víztartály a könnyű újratöltéshez és ürítéshez.

45 cm-es DGC Pro gőzsütők



Típus	DGC 7440 HC Pro	DGC 7440 HCX Pro	DGC 7445 HC Pro	DGC 7445 HCX Pro
Kialakítás és design				
Fogantyú nélküli kivitel	–	–	–	•
Élvezeti előnyök				
Klímaszenzor	•	•	•	•
Mix & Match	•	•	•	•
Automatikus programok	•	•	•	•
Üzem módok				
Hőlégkeverés plusz	•	•	•	•
Alsó-felső sütés	•	•	•	•
Gőzpárolás	•	•	•	•
Kombinált párolás	•	•	•	•
Szuvidálás	•	•	•	•
Grill üzemmódok	•	•	•	•
Gourmet sütés	•	•	•	•
Kezelési kényelem				
Hálózatra kaps. Miele@home-mal	•	•	•	•
Kijelző	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	–	•	–
MultiLingua	•	•	•	•
Motorosan felemelkedő kezelőpanel	•	•	•	•
Mennyiségtől független párolás	•	•	•	•
Automatikus menüpárolás	•	•	•	•
Időfunkciók	•	•	•	•
Saját programok	•	•	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+
Ápolási kényelem				
Strukt.felül.nem.acél sütőtér	•	•	•	•
Külső gőzfejlesztő	•	•	•	•
HydroClean	•	•	•	•
Ápolóprogramok	•	•	•	•
Gőztechn./vízellátás				
DualSteam	•	•	•	•
Frissvíz-tartály a kez.panel mögött	•	•	–	–
DirectWater plus	–	–	•	•
Biztonság				
Készülékűtő rdsz.+hűvös előlap	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	47	47	47	47
Sütőtér megvilágítása	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Hőmérséklet sütőüzem (°C)	30–230	30–230	30–230	30–230
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban (°C)	40–100	40–100	40–100	40–100
A fülke méretei (Sz x H x D) (mm)	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	3,40	3,40	3,40	3,40
Biztosíték (A)	16	16	16	16
Mellékelt tartozékok				
Univ.tepsi+PerfectClean bevonat	1	1	1	1
HBBR 71 Sütőrács PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
PerfectClean FlexiClip kih.sín	–	–	–	–
Kivehető tartórács (pár)	1	1	1	1
Perf. nem.acél gőzpár.edények	1	1	1	1
Zárt aljú nem.acél gőzpár.edények	1	1	1	1
Készülék színe				
Cleansteel nemesacél	•	–	–	–
Grafitszürke	•	–	–	–
Obszidiánfekete	•	•	•	•

45 cm-es DGC Pro gőzsütők









Típus	DGC 7541 HC Pro	DGC 7840 HC Pro	DGC 7840 HCX Pro	DGC 7845 HC Pro
Kialakítás és design				
Fogantyú nélküli kivitel	–	–	•	–
Élvezeti előnyök				
Klímaszenzor	•	•	•	•
Mix & Match	•	•	•	•
Húsmaghőmérő tű	kábeles csatlakozás	kábel nélkül	kábel nélkül	kábel nélkül
Automatikus programok	•	•	•	•
Üzem módok				
Hőlégkeverés plusz	•	•	•	•
Alsó-felső sütés	•	•	•	•
Gőzpárolás	•	•	•	•
Kombinált párolás	•	•	•	•
Szuvidálás	•	•	•	•
Grill üzemmódok	•	•	•	•
Gourmet sütés	•	•	•	•
Kezelési kényelem				
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•	•	•	•
Kijelző	M Touch S	M Touch	M Touch	M Touch
MotionReact közel.érz.szenzor	•	•	•	•
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	•	–	•
MultiLingua	•	•	•	•
Motorosan felemelkedő kezelőpanel	•	•	•	•
Mennyiségtől független párolás	•	•	•	•
Automatikus menüpárolás	•	•	•	•
Időfunkciók	•	•	•	•
Saját programok	•	•	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+
Ápolási kényelem				
Strukt.felül.nem.acél pár.tér	•	•	•	•
Külső gőzfejlesztő	•	•	•	•
HydroClean	•	•	•	•
Ápolóprogramok	•	•	•	•
Gőztechn./vízellátás				
DualSteam	•	•	•	•
Frissvíz-tartály a kez.panel mögött	•	•	•	–
DirectWater plus	–	–	–	–
Biztonság				
Készülékűtő rdsz.+hűvös előlap	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	47	47	47	47
Sütőtér megvilágítása	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Hőmérséklet sütőüzem (°C)	30–230	30–230	30–230	30–230
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban (°C)	40–100	40–100	40–100	40–100
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	3,40	3,40	3,40	3,40
Biztosíték (A)	16	16	16	16
Mellékelt tartozékok				
Univ.tepsi+PerfectClean bevonat	1	1	1	1
HBBR 71 Sütőrács PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
PerfectClean FlexiClip kih.sín	1	1	1	1
Kivehető tartórács (pár)	1	1	1	1
Perf. nem.acél gőzpár.edények	1	2	2	2
Zárt aljú nem.acél gőzpár.edények	1	1	1	1
Készülék színe				
Cleansteel nemesacél	–	•	–	–
Grafitszürke	–	•	•	–
Obsziánfekete	•	•	•	•

45 cm-es DGC Pro gőzsütők



Típus	DGC 7845 HCX Pro
Kialakítás és design	
Fogantyú nélküli kivitel	•
Élvezeti előnyök	
Klímaszenzor	•
Mix & Match	•
Húsmaghőmérő tű	kábel nélkül
Automatikus programok	•
Üzem módok	
Hőlégkeverés plusz	•
Alsó-felső sütés	•
Gőzpárolás	•
Kombinált párolás	•
Szuvidálás	•
Grill üzemmódok	•
Gourmet sütés	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•
Kijelző	M Touch
MotionReact közel.érz.szenzor	–
SoftOpen	•
SoftClose	–
MultiLingua	•
Motorosan felemelkedő kezelőpanel	•
Mennyiségtől független párolás	•
Automatikus menüpárolás	•
Időfunkciók	•
Saját programok	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály	A+
Ápolási kényelem	
Strukt.felül.nem.acél sütőtér	•
Külső gőzfejlesztő	•
HydroClean	•
Ápolóprogramok	•
CleanGlass-ajtó	–
Gőztechn./vízellátás	
DualSteam	•
DirectWater plus	•
Biztonság	
Készülékűtő rdsz.+hűvös előlap	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	47
Sütőtér megvilágítása	BrilliantLight
Hőmérséklet sütőüzem (°C)	30–230
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban (°C)	40–100
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 450-452 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	3,40
Biztosíték (A)	16
Mellékelt tartozékok	
Univ.tepsi+PerfectClean bevonat	1
HBBR 71 Sütőrács PerfectClean bevonattal	1
PerfectClean FlexiClip kih.sín	1
Kivehető tartórács (pár)	1
Perf. nem.acél gőzpár.edények	2
Zárt aljú nem.acél gőzpár.edények	1
Készülék színe	
Cleansteel nemesacél	–
Grafitszürke	–
Obszidiánfekete	•

60 cm-es DGC Pro gőzsütők



Típus	DGC 7460 HC Pro	DGC 7460 HCX Pro	DGC 7465 HC Pro	DGC 7465 HCX Pro
Kialakítás és design				
Fogantyú nélküli kivitel	–	–	–	•
Élvezeti előnyök				
Klímaszenzor	•	•	•	•
Mix & Match	•	•	•	•
Automatikus programok	•	•	•	•
Üzem módok				
Hőlégkeverés plusz	•	•	•	•
Alsó-felső sütés	•	•	•	•
Gőzpárolás	•	•	•	•
Kombinált párolás	•	•	•	•
Szuvidálás	•	•	•	•
Grill üzemmódok	•	•	•	•
Gourmet sütés	•	•	•	•
Kezelési kényelem				
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•	•	•	•
Kijelző	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	–	•	–
MultiLingua	•	•	•	•
Motorosan felemelkedő kezelőpanel	•	•	•	•
Mennyiségétől független párolás	•	•	•	•
Automatikus menüpárolás	•	•	•	•
Időfunkciók	•	•	•	•
Saját programok	•	•	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+
Ápolási kényelem				
Strukt.felül.nem.acél sütőtér	•	•	•	•
Külső gőzfejlesztő	•	•	•	•
HydroClean	•	•	•	•
Ápolóprogramok	•	•	•	•
Gőztechn./vízellátás				
DualSteam	•	•	•	•
Frissvíz-tartály a kez.panel mögött	•	•	–	–
DirectWater plus	–	–	•	•
Biztonság				
Készülékűthető rdsz.+hűvös előlap	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	67	67	67	67
Sütőtér megvilágítása	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Hőmérséklet sütőüzem (°C)	30–230	30–230	30–230	30–230
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban (°C)	40–100	40–100	40–100	40–100
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	3,45	3,45	3,45	3,45
Biztosíték (A)	16	16	16	16
Mellékelt tartozékok				
Univ.tepsi+PerfectClean bevonat	1	1	1	1
HBBR 71 Sütőrács PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
Kivehető tartórács (pár)	1	1	1	1
Perf. nem.acél gőzpár.edények	1	1	1	1
Zárt aljú nem.acél gőzpár.edények	1	1	1	1
Készülék színe				
Cleansteel nemesacél	•	–	•	–
Grafitszürke	•	•	•	•
Obszidiánfekete	•	•	•	•
Pearlbeige	–	•	–	–

60 cm-es DGC Pro gőzsütők



Típus	DGC 7860 HC Pro	DGC 7860 HCX Pro	DGC 7865 HC Pro	DGC 7865 HCX Pro
Kialakítás és design				
Fogantyú nélküli kivitel	–	•	–	•
Élvezeti előnyök				
Klímaszenzor	•	•	•	•
Mix & Match	•	•	•	•
Húsmaghőmérő tű	kábel nélkül	kábel nélkül	kábel nélkül	kábel nélkül
Automatikus programok	•	•	•	•
Üzem módok				
Hőlégkeverés plusz	•	•	•	•
Alsó-felső sütés	•	•	•	•
Gőzpárolás	•	•	•	•
Kombinált párolás	•	•	•	•
Szuvidálás	•	•	•	•
Grill üzemmódok	•	•	•	•
Gourmet sütés	•	•	•	•
Kezelési kényelem				
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•	•	•	•
Kijelző	M Touch	M Touch	M Touch	M Touch
MotionReact közel.érz.szenzor	•	•	•	•
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	–	•	–
MultiLingua	•	•	•	•
Motorosan felemelkedő kezelőpanel	•	•	•	•
Mennyiségtől független párolás	•	•	•	•
Automatikus menüpárolás	•	•	•	•
Saját programok	•	•	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Energihatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+
Ápolási kényelem				
Strukt.felül.nem.acél sütőtér	•	•	•	•
Külső gőzfejlesztő	•	•	•	•
HydroClean	•	•	•	•
Ápolóprogramok	•	•	•	•
Gőztechn./vizellátás				
DualSteam	•	•	•	•
Frissvíz-tartály a kez.panel mögött	•	•	–	–
DirectWater plus	–	–	•	•
Biztonság				
Készülékkihűtő rdsz.+hűvös előlap	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	67	67	67	67
Sütőtér megvilágítása	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Hőmérséklet sütőüzem (°C)	30–230	30–230	30–230	30–230
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban (°C)	40–100	40–100	40–100	40–100
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	3,45	3,45	3,45	3,40
Biztosíték (A)	16	16	16	16
Mellékelt tartozékok				
Univ.tepsi+PerfectClean bevonat	1	1	1	1
HBBR 71 Sütőrács PerfectCleannel	1	1	1	1
PerfectClean FlexiClip kih.sín	1	1	1	1
Kivehető tartórács (pár)	1	1	1	1
Perf. nem.acél gőzpár.edények	2	2	2	2
Zárt aljú nem.acél gőzpár.edények	1	1	1	1
Készülék színe				
Cleansteel nemesacél	•	–	•	–
Grafitszürke	•	•	•	•
Obszidiánfekete	•	•	•	•
Pearlbeige	–	•	–	–





Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal



S'ILLA



Gőzpárolja, főzze és melegítse újra az ételeket egyetlen készülékben! A Miele az első gyártó, amely sikeresen egyesítette egy gőzpároló és egy mikrohullámú sütő előnyeit egyetlen beépíthető készülékben – ez a gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal.

Szeretné, ha használhatná a lehető legtöbb ételkészítési módot – anélkül, hogy sok különböző készüléket telepítenne a konyhájába?

Ezzel az innovatív, beépíthető, kombinált készülékkel a Miele tökéletes kiegészítőt kínál sütőjéhez – egy teljes értékű gőzpároló és mikrohullámú sütő egy készülékben! Tökéletes megoldás olyan konyhákhoz, ahol csak két beépítőfülke áll rendelkezésre.



Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele mikrohullámú üzemmódú gőzpárolóinak tulajdonságai*

Exkluzív a Mielétől DualSteam

Tökéletesség, amely megfelel az ön ízlésének: a Miele mikrohullámú üzemmóddal rendelkező gőzpárolója a sütő és a főzőlap ideális kiegészítője, és biztosítja a legjobb ételkészítési eredményeket. A gyors felmelegítési és ételkészítési idők, valamint az egyenletes gőzelosztás megkönnyíti önnek az ételek elkészítését – ezt az erős, külső (3,3 kW-os) gőzfejlesztő és a két DualSteam fűvóka speciális elhelyezése teszi lehetővé.



3 in 1

Helytakarékos kombináció: mikrohullámú üzemmódok, gőzpárolás és gyors gőzpárolás a maximális rugalmasságért.



Gyors gőzpárolás

Időt takarít meg: a gyors eredmények érdekében minőségromlás nélkül kombinálja a gőzpárolást a mikrohullámú üzemmóddal.



Exkluzív a Mielétől Nemesacél sütőtér strukturált felülettel

Kiváló minőségű és könnyen tisztítható: mikrohullámú üzemmóddal rendelkező gőzpárolóink nemesacél sütőtérrel rendelkeznek.



Automatikus programok

Varázsoljon könnyedén ízletes ételeket: akár hal, hús vagy zöldségek, a készülék teljesen automatikusan szabályozza az ételkészítés folyamatát.



Quick & Gentle

Tökéletes eredmények a legrövidebb idő alatt: az inverter technológiának köszönhetően a mikrohullámú sütő teljesítménye szabadon állítható.

Mit jelentenek az ikonok?

A Miele mikrohullámú üzemmóddal működő gőzpárolók összes ikonjának áttekintése



Kezelógomb

Intuitív kezelés a nagy, teljes érintőkijelzőnek köszönhetően. Könnyű és gyors kezelés egyetlen érintéssel.



Intuitív kezelés a teljes érintőkijelzőnek köszönhetően. Könnyű és gyors kezelés egyetlen érintéssel.



Az üzemmódok és időtartamok közvetlen kiválasztása érintőgombokkal; az információ egy négysoros szöveges kijelzőn jelenik meg.



Sütőtér térfogat

Sütőtér térfogat: 40 liter



A mikrohullámú sütő teljesítménye

A mikrohullámú sütő teljesítménye akár 1000 W.



Gőztechnológia

Gyors gőzfejlesztés és egyenletes gőzelosztás két gőzfűvőkán keresztül.



DirectWater

Frissvíz-csatlakozás a kényelmes párolásért.



MotionReact

Miele készüléke azonnal válaszol, amint közeledik.

Gőzpárolók mikrohullámú üzemmóddal



Típus	DGM 7440	DGM 7840
Évezeti előnyök		
Quick & Gentle	•	•
Automatikus programok	•	•
Melegentartás	•	•
Üzemmódok		
Gőzpárolás	•	•
Mikrohullámú sütő	•	•
Gyorspárolás	•	•
Szuvidálás	•	•
Felolvasztás	•	•
Felmelegítés	•	•
Kezelési kényelem		
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•	•
Kijelző	DirectSensor	M Touch
MotionReact közel.érz.szenzor	–	•
SoftOpen	•	•
MultiLingua	•	•
Párolás egyszerre 3 szinten	•	•
Automatikus menüpárolás	•	•
Gőzmennyiség redukálása az ételkészítési idő vége előtt	•	•
Saját programok	•	•
Ápolási kényelem		
Nemesacél/CleanSteel felület	•	•
Strukt.felül.nem.acél pár.tér	•	•
Külső gőzfejlesztő	•	•
Alsó fűtőtest a kondenzvíz csökkentéséhez	•	•
Vízkömentesítés	•	•
CleanGlass-ajtó	•	•
Gőztechn./vizellátás		
DualSteam	•	•
Frissvíz-tartály térfogata (l)	1,5	1,5
Kivehető frissvíz-tartály Push2Release mechanizmussal	•	•
Biztonság		
Készülékkihűtő rdsz.+hűvös előlap	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•
Műszaki adatok		
Sütőtér térfogata (l)	40	40
Sütőtér megvilágítása	2 LED-Spot	2 LED-Spot
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban (°C)	40–100	40–100
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény	•	•
Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	3,30	3,30
Biztosíték (A)	16	16
Mellékelt tartozékok		
Kivehető tartórács (pár)	1	1
Perf. nem.acél gőzpár.edények	2	2
DGG 50 40 Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények	1	1
DGG 50 80 Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények	–	1
Sütőrács	1	1
DMGS7 100 30 Üvegtál	1	1
Készülék színe		
Cleansteel nemesacél	•	•
Grafitiszürke	•	•
Obszidiánfekete	•	•

900

750

600



Mikrohullámú sütők

450



450

300



Aut

Fisch gegrillt



OK



Kivitelek

A konyhája ugyanolyan egyedi, mint ön. A készülékei pontosan illeszkednek a rendelkezésre álló térbe és az ön által preferált tevékenységekhez. A Miele mikrohullámú sütők többféle kivitelben kaphatók – így tökéletesen berendezheti konyháját, személyes ízlése szerint.

A Miele két különböző kivitelezési móddal kínálja mikrohullámú sütőit: fülkébe épített vagy szabadonálló készülékek. Időtlen designjuk és intelligens kezelési filozófiájuk tökéletesen beleolvad konyhája designjába.

Milyen készüléket szeretne?

A Miele mikrohullámú sütők széles választéka

Fülkeméreték és készülékméreték széles választéka

Akár új konyhát tervez, akár egy régi készüléket cserél le meglévő konyhájában, a Miele beépíthető mikrohullámú sütői bármely szabványos fülkébe integrálhatók. Mindig optimálisan ki tudja használni a rendelkezésére álló teret: a különböző készülékek eltérő méretű sütőterekkel és azokhoz illő forgótányérokkal rendelkeznek.



- 35 cm magas, 60 cm széles
- 36 cm magas, 60 cm széles
- 38 vagy 42 cm magas, 60 cm széles
- 45 cm magas, 60 cm széles



- 17 literes sütőtér
- 26 literes sütőtér
- 46 literes sütőtér

Felhasználói felületek



Miele beépíthető TopControl készülékek

Alakítson ki tökéletesen harmonizáló konyhadesignt: a Miele mikrohullámú sütők a felső részen található kezelőpanellel optimálisan illeszkednek a Miele többi beépíthető készülékéhez. Ez azt jelenti, hogy bárhol elhelyezhetők a konyhában. A készülék ajtaja lefelé nyílik – mint a sütőké. Mivel a kezelőgombok felül vannak elhelyezve, több tér áll rendelkezésre a belső szekrényben.



Miele beépíthető SideControl készülékek

SideControl készülékeink – melyeknek kezelőgombjai a klasszikus, oldalsó pozícióban vannak – szintén illeszkednek a Miele többi beépíthető készülékéhez. A SideControl beépíthető készülékek függőlegesen kombinálhatók a Miele más beépíthető készülékeivel, vagy önállóan is telepíthetők. A készülék ajtaja oldalra nyílik.

Üzem módok

Fedezze fel a kulináris csodákat, amelyeket egy mikrohullámú sütő lehetővé tesz – a felmelegítésen és a felolvasztáson kívül. Meg fog lepődni a Miele mikrohullámú sütők rendelkezésre álló opcióinak széles skáláján.

Solo mikrohullámú sütők

Az ön Miele mikrohullámú sütője többre képes, mint ahogy azt lehetségesnek gondolta volna, akár solo üzemmódban is: melegítsen fel egy pohár tejet, főzzön lekvárt, olvasszon csokoládét, főzzön zöldségeket, olvasszon ki halat vagy blansírozzon mandulát.

Mikrohullámú sütők integrált grillel

Még mikrohullámú sütőjében is ropogós végeredményt érhet el: a beépített kvarc grill gyorsan és kényelmesen barnítja meg az ételeket a főzés után. Vagy használhatja sütéshez és grillezéshez is. Ropogós, grillezett finomsággá varázsolja a zöldségeket, a scampit vagy a sajtot pirítósnak. Vagy tökéletes végső simításként finom sajtos feltétet készíthet a sült zöldségekhez.



900

750

600

450

450

300

Auto

Auto

Start

12:00

Power

Power

Power

Power

Progress bar

Power

OK

Start

Start

Mely kényelmi funkciók fontosak önnek?

A Miele mikrohullámú sütők tulajdonságai*

Exkluzív a Mielétől XL sütőtér

46 literes használható sütőtér térfogatukkal TopControl készülékeink biztosítják a teret és a rugalmasságot, amire szüksége van ahhoz, hogy kreatív legyen a konyhában.



Automatikus programok

Varázsoljon könnyedén ételeket az asztalra: egyszerűen válassza ki a megfelelő programot és az elkészítendő étel súlyát – a készülék elvégzi a többit.

Gyors mikrohullám

Időt takarít meg: ha szüksége van rá, azonnal kiválaszthatja a mikrohullámú sütő maximális teljesítményét.



Nemesacél sütőtér

Nagyon hatékony: a nemesacél sütőtér biztosítja a mikrohullámok tökéletes elosztását, és könnyen tisztítható.



Kombinált üzemmód

Takarítson meg időt és érjen el jobb eredményeket: a kombinált üzemmódban egyszerre főzheti és piríthatja az ételeket.



EasySensor

Egy klasszikus újragondolva: a Miele SideControl készülékek érintőgombokkal kezelhetők.

* modelltől függően

Mit jelentenek az ikonok?

A Miele mikrohullámú sütők összes ikonjának áttekintése



Kezelési filozófia

Az üzemmódok és időtartamok közvetlen kiválasztása érintőgombokkal; az információ egy egysoros szöveges kijelzőn jelenik meg.



Teljesítmény és időtartamok kiválasztása érintőgombokkal; az információ egy 7 szegmensből álló kijelzőn jelenik meg.



Az üzemmódok és a teljesítmény kiválasztása a forgókapcsolóval történik.

Teljesítmény



A mikrohullámú sütő teljesítménye akár 1000 W.



A mikrohullámú sütő teljesítménye akár 900 W.



A mikrohullámú sütő teljesítménye akár 800 W.

Kvarc grill



Ideális ételek barnításához és grillezéséhez az ételkészítési folyamat után.

Popcorn



Friss popcorn gyors és egyszerű elkészítése.

Automatikus programok







Ételek egyszerű felolvasztása és elkészítése.

Forgótányér




A forgótányér rengeteg helyet biztosít a különböző méretű edények számára.

Beépíthető mikrohullámú sütők



Típus	M 2230 SC	M 2234 SC	M 2240 SC	M 7240 TC
Kialakítás és design				
TopControl	–	–	–	•
SideControl	•	•	•	–
Élvezeti előnyök				
Melegentartás	•	•	•	•
Kvarc grill	–	•	–	–
Üzem módok				
Mikrohullám	•	•	•	•
Kombinált üzemmódú mikrohullámú sütő/grill	–	•	–	–
Automatikus programok	•	•	•	•
Kezelési kényelem				
Kijelző	EasySensor	EasySensor	EasySensor	DirectSensor S
SoftOpen	–	–	–	•
SoftClose	–	–	–	•
MultiLingua	–	–	–	•
Popcorn funkció	–	–	–	•
Időfunkciók	•	•	•	•
Gyors mikrohullám	•	•	•	•
Egyéni beállítások	•	•	•	•
Ápolási kényelem				
Nemesacél/CleanSteel felület	–	–	–	•
Nemesacél sütőtér	•	•	•	•
CleanGlass-ajtó	–	–	–	•
Biztonság				
Készülékűtő rdsz.+hűvös előlap	–	•	–	–
Üzembehelyezési zár	•	•	•	•
Biztonsági kapcsoló	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	17	17	26	46
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Sütőtér magassága (cm)	20,2	20,2	20,7	23,2
Forgótányér átmérője (cm)	27,2	27,2	32,5	40,6
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény	•	•	•	•
Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)	80/150/300/450/600/800	80/150/300/450/600/800	–	80/150/300/450/600/750/900
Grillteljesítmény (W)	–	800	–	–
A fülke méretei (Sz x ma x mé) (mm)	562-568 x 350-362 x 310	562-568 x 350-362 x 310	562-568 x 450-452 x 500	562-568 x 450-452 x 550
Fülkefüggetlen szellőzés	•	•	•	•
Teljes teljesítményigény (kW)	1,25	1,25	1,4	1,6
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Fázisok száma	1	1	1	1
Mellékelt tartozékok				
Grillrostély	–	1	–	–
Gourmet tálca	–	1	–	–
Készülék színe				
Obszidiánfekete	•	•	•	–
Cleansteel nemesacél	–	–	–	•

Beépíthető mikrohullámú sütők



Típus	M 7244 TC
Kialakítás és design	
TopControl	•
SideControl	–
Élvezeti előnyök	
Melegentartás	•
Kvarc grill	•
Üzem módok	
Mikrohullám	•
Kombinált üzemmódú mikrohullámú sütő/grill	•
Automatikus programok	•
Kezelési kényelem	
Kijelző	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcorn funkció	•
Időfunkciók	•
Gyors mikrohullám	•
Egyéni beállítások	•
Ápolási kényelem	
Nemesacél/CleanSteel felület	•
Nemesacél sütőtér	•
CleanGlass-ajtó	•
Biztonság	
Készülékűtő rdsz.+hűvös előlap	•
Üzembehelyezési zár	•
Biztonsági kapcsoló	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	46
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot
Sütőtér magassága (cm)	23,2
Forgótányér átmérője (cm)	40,6
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény	•
Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)	80/150/300/450/600/750/900
Grillteljesítmény (W)	1500
A fülke méretei (Sz x ma x mé) (mm)	562-568 x 450-452 x 550
Fülkefüggetlen szellőzés	•
Teljes teljesítményigény (kW)	1,6
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Mellékelt tartozékok	
Grillrostély	1
Gourmet tálca	1
Készülék színe	
Obszidiánfekete	•
Cleansteel nemesacél	•

Szabadonálló mikrohullámú sütő



Típus	M 6012 SC
Kialakítás és design	
SideControl	•
Élvezeti előnyök	
Melegentartás	•
Kvarc grill	•
Üzem módok	
Mikrohullám	•
Kombinált üzemmódú mikrohullámú sütő/grill	•
Automatikus programok	•
Kezelési kényelem	
Kijelző	EasyControl
Időfunkciók	•
Gyors mikrohullám	•
Memória funkció	•
Egyéni beállítások	•
Ápolási kényelem	
Nemesacél sütőtér	•
Biztonság	
Készülék hűtő rdsz.+hűvös előlap	•
Üzembehelyezési zár	•
Biztonsági kapcsoló	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	26
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	520 x 305 x 422
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot
Sütőtér magassága (cm)	20,7
Forgótányér átmérője (cm)	32,5
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény	•
Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)	80/150/300/450/600/750/900
Grillteljesítmény (W)	800
Teljes teljesítményigény (kW)	2,3
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Mellékelt tartozékok	
Grillrostély	1
Gourmet tálca	1
Készülék színe	
nemesacél	•



**Gourmet
edény- és ételmelegítő fiókok**





Tökéletesen az ön igényeire szabva

A Miele gourmet edény- és ételmelegítő fiókok méretválasztéka

A Miele gourmet edény- és ételmelegítő fiókok három változata érhető el – különböző telepítési helyzetekhez és térbeli méretekhez – a konyha harmonikus összképe érdekében.



Klasszikus készülékünk – 14 cm magas, 60 cm széles

A Miele 14 cm magas gourmet edény- és ételmelegítő fiókja tökéletesen kombinálható egy 45 cm magas kompakt készülékkel, például egy Miele kávéfőzővel, gőzpárolóval, gőzsütővel vagy mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütővel – hogy a 60 cm magas fülke a lehető legjobban ki legyen használva.



Az extra nagy fiók – 29 cm magas, 60 cm széles

29 cm magas Miele gourmet edény- és ételmelegítő fiókjaink tágas teret biztosítanak. Egy klasszikus, 60 cm magas sütővel vagy egy 60 cm magas gőzsütővel kombinálva egy 88 cm magas fülke tökéletesen kihasználható.



Hibrid megoldás 90 cm-es fülkékhez – 32 cm magas, 60 cm széles

Ha két 45 cm magas készüléket telepít egymás fölé, és egy 60 cm magas készüléket helyez közvetlenül melléjük, a Miele ESW 7030 gourmet edény- és ételmelegítő fiók tökéletesen kitölti a 60 cm magas készülék alatt keletkező helyet. Kb. 32 cm-es magasságával az elülső része magasabb, mint más Miele gourmet edény- és ételmelegítő fiókoké. Ez minimalizálja a látható rést a két készülék között, és összhangba hozza a két 45 cm magas készülék közötti távolságot.

Ehhez a telepítési megoldáshoz egy ENB 1060 behelyezhető aljat kell használni, így a két 45 cm-es készülék között optimális lesz a távolság.

Az ESW 7030 szintén ideális a Miele KWT 6422 iG-1 borhűtővel kombinálva, ha közvetlenül mellé egy 60 cm-es, beépíthető készülék van telepítve.



Miele

Miele

Milyen kényelmi funkciókat részesít előnyben?

A Miele gourmet edény- és ételmelegítő fiókok tulajdonságai*

**Exkluzív
a Miele-től**

Alacsony hőmérsékletű sütés

Az alacsony hőmérsékletű sütés üzemmód egy tökéletes üzemmód kiváló minőségű húsok elkészítéséhez: ez a professzionális üzemmód kíméletesen, alacsony hőmérsékleten készíti a húst, hogy biztosítsa az ízek és a tápanyagok megőrzését. A hús puha, zamatos, ízletes és azonnal szeletelhető lesz, amint az ételkészítés folyamata befejeződött. Nem szükséges a hús pihentetése, mivel a hús leve egyenletesen oszlik el.



Négy üzemmód

4 az 1-ben: felmelegíti a csészéket vagy a tányérokat, melegen tartja az ételt vagy alacsony hőmérsékleten készíti el azt.

SensorTouch kezelőgombok

Elegáns és könnyen tisztítható: kényelmes kezelés a legmodernebb technológia, és egy síkba épített érintőpanel segítségével.



Push2open

Nyitás pillanatok alatt: mindössze egy enyhe nyomást kell kifejteni a fiókra.



Időzítő funkció

Hogy rugalmas maradhasson: a fiók automatikusan kikapcsol a beprogramozott idő eltelte után.



Alkalmazási területek

A Miele gourmet edény- és ételmelegítő fiókkal száríthat fűszernövényeket, keleszthet tésztát, olvaszthat csokoládét és még sok minden másra is használhatja.

* modelltől függően

Mit jelentenek az ikonok?

A Miele gourmet edény- és ételmelegítő fiók összes ikonjának áttekintése



Kezelőgomb

Az üzemmódok, hőmérsékletek és időtartamok közvetlen kiválasztása érintőgombokkal.



Készülékmagasság

Befogadóképesség: 6 asztalteríték.



Befogadóképesség: 12 asztalteríték.



Alacsony hőmérsékletű sütés

Ez az alacsony hőmérsékletű módszer automatikusan igazi különlegességgé varázsolja a húsételeket.



Push2open

Ha enyhén megnyomja a fiókot, akkor aktiválja az automatikus nyitás funkciót.



Időzítő

4 órás időzítő, amely a beállított idő után automatikusan kikapcsol.



Miele@home

A Miele@home*-nak köszönhetően okosan hálózatba kapcsolhatja háztartási készülékeit – hogy több lehetőség legyen.

* A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden okos alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Az elérhető funkciók köre a modelltől és az alkalmazás országától függően változhat.

Gourmet melegítőfiókok



Típus	ESW 7010	ESW 7020	ESW 7030
Kialakítás és design			
Fogantyú nélküli kivitel	•	•	•
Üzem módok			
Csészemelegítés	•	•	•
Tányérmelegítés	•	•	•
Ételek melegentartása	•	•	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	•	•	•
Kezelési kényelem			
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•	•	•
Befogadóképesség	teríték 6 személy számára	teríték 12 személy számára	teríték 12 személy számára
Push2open mechanizmus	•	•	•
Teljesen kihúzható az egyszerű be- és kipakoláshoz	•	•	•
Érintógombos kezelőpanel	•	•	•
Programozható leállítás	•	•	•
Időzítő funkció	•	•	•
Ápolási kényelem			
Síkba építhető kezelőpanel	•	•	•
Biztonság			
Hűvös előlap	•	•	•
Csúszásgátló betét	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•
Műszaki adatok			
Hőmérséklet (°C)	40–85	40–85	40–85
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570	595 x 317 x 570
Hasznos belső magasság (mm)	80	230	230
Teljes teljesítményigény (kW)	0,70	0,70	0,70
Biztosíték (A)	10	10	10
Hőmérsékletek (°C)	–	–	–
Elektromos kábel hossza (m)	2,0	2,0	2,0
Mellékelt tartozékok			
Csúszásgátló betét	1	1	1
Sütőrács a rakodófelület növeléséhez	–	1	1
Készülék színe			
Grafitszürke	•	–	–
Obszidiánfekete	•	•	•
Pearlbeige	•	–	–

Vákuumozó fiókok






Megőrzi az ételek valódi ízét

A sokoldalú Miele vákuumozó fiók

A Miele vákuumozó fiókja rengeteg alkalmazási lehetőséget kínál: megőrizheti ételeinek minőségét, hosszabb ideig eltarthatóvá teheti azokat, vagy előkészítheti szuvidáláshoz. Mindez egyszerű és egyértelmű: csomagolja az ételt műanyagba, távolítsa el a levegőt, majd hozzon létre légmentes vákuumcsomagolást. A maradékokat például könnyedén vákuumcsomagolásba zárhatja és lefagyaszthatja – a tápanyagok, az ízek és a vitaminok sokkal tovább megmaradnak, mint hagyományos fagyasztás esetén. A vákuumozás megakadályozza a fagyási sérüléseket is. Emellett a fagyasztóban is több helye marad. A folyadékok, mint például a levesek is gond nélkül vákuumcsomagolhatók. Ossa fel adagokra, tárolja és készítse elő a kulináris tökéletességhez – mindezt egyetlen készülékkel.



Az intenzív ízelményekért

A szuvidálás során az ételt egy vákuumtasakban, folyamatosan alacsony hőmérsékleten, egy gőzpárolóban készíti el. Kifejezetten ajánlott húсок, halak, zöldségek és gyümölcsök elkészítéséhez, mivel az aromák különösen intenzíven bontakoznak ki ezen folyamat segítségével. A fűszerek és a pácok tökéletesen kombinálódnak az ételekkel, és kiváló ízt hoznak létre.

Gyakorlatias segítség a mindennapi élethez

Az étel íze akkor a legjobb, ha friss. De kinek van ideje minden nap friss hozzávalókat vásárolni? És mit tesz, ha vannak maradékok? A Miele vákuumozó fiókkal jelentősen meghosszabbíthatja az élelmiszerek tárolhatóságának időtartamát. A levegő és így az oxigén elszívásával a frissesség sokkal tovább fenntartható, mint a hagyományos fagyasztók vagy hűtőszekrények rekeszeiben – legyen szó húsról, zöldségről vagy gyümölcsről.

Ha szeretne nagyobb adagokat készíteni, hogy később – pl. néhány nap múlva – felmelegítve fogyassza el azokat, a vákuumozó fiók biztosítja, hogy ugyanazt a teljes ízelményt kapja, mint az elkészítés napján. A hétvégéken például kedvére élvezheti a főzést, és az egyes adagokat lezárhatja vákuumozással, majd azokat a hűtőszekrényben tárolhatja. Így a hét közepén, egy hosszú munkanap után is spontán fogyaszthat finom ételeket.





Milyen kényelmi funkciókat részesít előnyben?

A Miele vákuumozó fiók kiemelkedő jellemzői

Vákuumozás

A levegő és az oxigén elszívásával az ételek optimálisan előkészíthetők a gőzpárolóban történő szuvidáláshoz. Ezenkívül a halakat, a húsokat és a zöldségeket különösen jól lehet adagolni, tárolni, pácolni vagy újracsomagolni egy vákuumtasak segítségével. Egy másik előny: a maximális tárolhatósági időtartam elérése érdekében a fagyasztás előtt tárolja az élelmiszereket vákuumcsomagolással – így megőrizheti a vitaminokat és az ízelet, és megelőzheti a fagyasztással járó sérüléseket. Emellett a fagyasztóban is sokkal több helye marad.



SensorTouch kezelőgombok

Elegáns és könnyen tisztítható: kényelmes kezelés a legmodernebb technológia, és egy síkba épített érintőpanel segítségével.



Három vákuum fokozat

Beállítások az egyedi tételhez: az adott élelmiszertől függően három vákuumozási fokozat közül választhat.



Push2open

Nyitás pillanatok alatt: mindössze egy enyhe nyomást kell kifejteni a fiókra.



Élelmiszer minőségű vákuumtasak

Biztonságosan csomagolva: a Miele vákuumtasakok hőmérsékletállóak, légmentesen zárnak, és nincsenek hatással az ízekre.



Újrafelhasználható vákuumedények

A fenntartható alternatíva: a vákuumtasakokkal ellentétben a vákuumedényeket újra és újra használhatja.

Mit jelentenek az ikonok?

A Miele vákuumozó fiók összes ikonjának áttekintése



Kezelőgomb

Az üzemmódok, hőmérsékletek és időtartamok közvetlen kiválasztása érintőgombokkal.



Készülékmagasság

Legfeljebb 250 x 350 mm méretű és 80 mm magas edények és tasakok használhatók.



Vákuumozás

Elszívja a levegőt a vákuumtasakból.



Push2open

Ha enyhén megnyomja a fiókot, akkor aktiválja az automatikus nyitás funkciót.



Teljesen teleszkópos sínek


A fiókot teljesen ki lehet húzni a könnyű be- és kikapolás érdekében.



Tasaktámaszték

Könnyebbé teszi a kisméretű vákuumtasakok kezelését.

Vákuumozó fiókok



Típus	EVS 7010
Kialakítás és design	
Fogantyú nélküli kivitel	•
Élvezeti előnyök	
Előkészítés szuvidáláshoz	•
Az élelmiszerek hosszabb eltarthatósága	•
Élelmiszerek pácolása	•
Sokrétű felhasználási mód	
Élelmiszer vákuumozása	•
Élelmiszer pácolása	•
Élelmiszerek porciózása	•
Tartályok vákuumozása	•
Eredeti csomagolás visszazárása	•
Üvegek lezárása	•
Folyadékok vákuumozása	•
Kezelési kényelem	
Vákuumozó kamra mérete (l)	8,0
Maximális tasakméret (mm)	350
Push2open mechanizmus	•
Teljesen kihúzható az egyszerű be- és kipakoláshoz	•
Érintógombos kezelőpanel	•
Vákuumozási erősség fokozatokban	1-3
Vákuumozási erősség LED-kijelzése	•
A külső tartályok vákuumozási erőssége fokozatokban	1-3
A külső tartályok vákuumozási erősségének LED-kijelzése	•
Hegesztési időtartam fokozatokban	1-3
Hegesztési időtartam LED-kijelzése	•
Stop funkció	•
Vákuumozó technika	
Szivattyú szívóteljesítménye (m ³ /h)	4
Ápolási kényelem	
Síkba építhető kezelőpanel	•
Vákuumszivattyú, zsírtalanítási figyelmeztetés	•
Cserélhető zárócsíkok	•
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 141 x 570
Hasznos belső magasság (mm)	80
Teljes teljesítményigény (kW)	0,32
Biztosíték (A)	10
Elektromos kábel hossza (m)	1,8
Mellékelt tartozékok	
Adapter edények vákuumozásához	1
Tasaktámaszték	1
180 x 280 mm méretű vákuumtasakok száma	50
240 x 350 mm méretű vákuumtasakok száma	50
Készülék színe	
Grafitzürke	•
Obszidiánfekete	•
Pearlbeige	•

Elektromos és indukciós főzőlapok

Miele
INDUCTION



Tökéletesen az ön igényeire szabva

A Miele elektromos és indukciós főzőlapjainak modelljei, kivitelezési módjai és keretdesignjai

A főzőlapok kialakításai



Indukciós főzőlapok – a trendteremtő



Elektromos főzőlapok – a hagyományos választás



Gázfőzőlapok – a klasszikus választás

Méretek



Standard – 60 cm széles, helytakarékos készülékek akár 4 főzőedényhez



A még nagyobb kényelemért – 80 cm széles készülékek 4-6 főzőedényhez



Extra széles – 90 cm széles készülékek 5-6 főzőedényhez

Keretdesign



Keret nélküli üvegkerámia **síkba épített vagy ráültetett telepítéshez**



Üvegkerámia **teljes nemesacél kerettel**



Üvegkerámia **elegáns oldallécekkel** a főzőlap védelme érdekében

Az intuitív kezelési módok és a teljes felületű indukció leegyszerűsítik a főzést!

A Miele főzőlapok kezelőgombjai és rugalmassága

Kezelőgombok hagyományos elektromos és indukciós főzőlapokhoz



Érintőkijelző



Exkluzív a Mielétől SmartSelect White



Exkluzív a Mielétől SmartSelect



ComfortSelect



EasySelect



Forgókapcsolók

Rugalmasság minden főzési szituációban

Használja a főzőlap felületét, ahogy akarja: a főzőedények bárhová elhelyezhetők.

Teljes felület: maximális rugalmasság a Miele indukciós főzőlapokkal

Élvezze a végtelen szabadságot: az elsőrangú rugalmasság érdekében a teljes főzőfelület használhatja, előre meghatározott főzőzónák nélkül. Akár hat indukció kompatibilis főzőedényt, serpenyőt és sütőedényt helyezhet el, ahol csak akar. Teljes felületű indukciós főzőlapjaink különböző készülékszélességekkel kaphatók.



Exkluzív
a Mielétől

Intelligens edényfelismerés



DiamondFinish



Érzékelőkkel támogatott asszisztens funkciók

A sütés nem is lehetne egyszerűbb

A Miele érintőgombos főzőlapjaival konyhájában élvezheti az intelligens technológia előnyeit.



Élvezze mindig az optimális eredményt sütés közben: az érzékelőkkel támogatott TempControl* asszisztens funkciók megkönnyítik az életét, és még élvezetesebbé teszi a főzést. A TempControl érzékelők számos SmartSelect kezeléssel működő főzőlapon és az érintőkijelzővel ellátott KM 7999 főzőlapon megtalálhatók.

A TempControl* folyamatosan tökéletes eredményt garantál a sütési folyamat során. Csak annyit kell tennie, hogy kiválasztja a lassú főzést vagy a három ideális hőmérsékletű sütési fokozat egyikét. Nem kell aggódnia azon, hogy állítania kell a hőmérsékleten, mert a készülék állandó szinten tartja azt.



A TempControl* fokozott biztonságot nyújt a konyhában azáltal, hogy megakadályozza az olaj és a vaj túlmelegedését a főzőedényben. És folyamatosan fenntartja az optimális főzési hőmérsékletet – ez azt jelenti, hogy nincs több odaégett étel. A funkciókat minden, indukciós főzéshez alkalmas főzőedénnyel használhatja – nincs szükség új edények vásárlására.

Miele@home

A Miele App kifejezetten a TempControl* és a CookAssist alkalmazásokhoz tervezett receptek széles választékát kínálja; pl. hús- és halételekhez.





KM 7999 FL



Lassú főzés

Sok étel nem teljes a szósz hozzáadása nélkül – például a ragu vagy a bolognai. A főzőlap a lassú főzés segítségével tökéletesen szabályozza a hőmérsékletet. Ez megakadályozza a fröcskölést, és a szószok mindig tökéletesre sikerülnek.



I. sütési fokozat

Ez a sütési fokozat minden, alacsony sütési hőmérsékleten elkészítendő ételhez alkalmas, mint például tükörtojás, tojásrántotta, szalonna, csirkemell, gnocchi, zöldségek, fasírt, hal és a legtöbb fagyasztott étel.



II. sütési fokozat

Ezt a közepes hőmérsékletet olyan ételek keverve sütéséhez használják, mint a garnéla, a steakek, a hússzeletek, a fasírt és a szeletelt húskok. Szintén alkalmas magvak pörköléséhez és burgonyás palacsinta, tortilla és karamell készítéséhez is.



III. sütési fokozat

A legmagasabb fokozat tökéletes wokban főzéshez és húskok piritásához pörköltökhöz vagy nagy mennyiségű hús elkészítéséhez. Szintén jól használható palacsintához és sültkrumplihoz.



Con@ctivity

Milyen kényelmi funkciókat részesít előnyben?

A Miele indukciós főzőlapok tulajdonságai¹⁾

Con@ctivity

Koncentráljon teljes mértékben a főzésre: a Con@ctivity-vel a páraelszívója mindig pontosan tudja, hogy mit kell tennie. Amint a főzőlap be- vagy kikapcsol, a páraelszívó automatikusan reagál. A szívóteljesítmény automatikusan a főzőlapon zajló eseményekhez igazodik, így mindig kellemes klímát biztosít a helyiségben. A készülékek Wi-Fi-n keresztül kommunikálnak egymással. A Con@ctivity lehetővé teszi a páraelszívó és a főzőlap integrálását a Miele@home rendszerbe.



Teljes felület

Használja a főzőlap felületét, ahogy akarja: a főzőedények bárhová elhelyezhetők.



Exkluzív a Mielétől TempControl²⁾

Minden alkalommal tökéletes sütési eredmény: a készülék egyenletesen tartja a serpenyő hőmérsékletét, és semmi sem éghet meg.



Exkluzív a Mielétől SmartSelect White

Gyors és intuitív: az egyes főzőzónák teljesítményfokozatai közvetlenül választhatók ki.



Exkluzív a Mielétől PowerFlex

Verhetetlenül gyors és sokoldalú: akár 7,3 kW-os booster teljesítményfokozat.



MattFinish

Egyedülálló design: az elegáns, matt fekete, ujjlenyomat ellen védő felület lenyűgöző és rendkívül ellenálló a karcolásokkal szemben.

¹⁾ A funkciók modelltől függően változnak
²⁾ Szabadalom: EP1704754, EP2153698

Mit jelentenek az ikonok?

A Miele indukciós főzőlapok ikonjainak áttekintése



Touch Display

Kezelőgomb

Színes, 7 colos érintőkijelző az intuitív kezeléshez.



SmartSelect White

A teljesítményfokozatok nagyon gyorsan és intuitív módon választhatók ki. Fehér, nagy kontrasztú kijelzők.



SmartSelect

A teljesítményfokozatok nagyon gyorsan és intuitív módon választhatók ki. Számsor kijelző sárga háttérvilágítással.



ComfortSelect

Minden főzőzóna és teljesítményfokozat különösen könnyen szabályozható.



Knob

Minden egyes főzőzóna gyors és egyszerű kiválasztása különálló forgókapcsolókkal.

Con@ctivity

Azt jelzi, hogy a főzőlap rendelkezik-e Con@ctivity funkcióval.



Con@ctivity 3.0

Rugalmasság

A teljes főzőfelület rugalmas használata, előre meghatározott főzőzónák nélkül.



Full-Surface



PowerFlex

Egy extra nagy terület két főzőedénynek vagy serpenyőnek, egy nagy sütőedénynek vagy egy nagy térszaedénynek.



FlexZone

Nagy főzőzóna az egyes edények és serpenyők egymás mögé helyezéséhez vagy sütőedényekhez.

TwinBooster

Két teljesítményfokozat a rendkívül rövid felmelegítési időkért.



TwinBooster

TempControl

Folyamatosan tökéletes eredményeket garantál ételek zsiradékban sütésénél és keverve piritásánál.



TempControl

MattFinish

Egyedi design: robusztus felület elegáns matt fekete színben.



MattFinish

DiamondFinish

Robusztus és kifinomult: a különösen ellenálló és kiváló minőségű DiamondFinish bevonat csökkenti a karcoló-dást.



DiamondFinish

Kombinálható SmartLine-nal

A SmartLine elemek különféle ételkészítési módokat kínálnak, és egymással kombinálhatók.



SmartLine


SilentMove

Az üvegkerámia különösen sima felületének köszönhetően az edények és a serpenyők csúszása olyan halk, mint a suttogás.



SilentMove

KM7xxx indukciós főzőlapok




Típus	KM 7678 FL	KM 7867-1 FL Diamond	KM 7878-1 FL Diamond	KM 7897-1 FL Diamond
Design				
Síkba építhető kivitel	•	•	•	•
Üvegkerámia színe	Fekete	Grafitfekete	Grafitfekete	Grafitfekete
Nyomatott design	–	–	–	–
Nemesacél keretek	–	–	–	–
Ráültethető kivitel	•	•	•	•
DiamondFinish	–	•	•	•
Kombinálható SmartLine elemmel	•	–	–	–
Kombinálható SmartLine pultba építhető páraelszívóval	–	–	–	–
Főzőzóna-felszereltség				
Főzőedények maximális száma	6	4	6	6
1. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	szabadon választható	szabadon választható	szabadon választható	szabadon választható
Típus	Teljes felület	Teljes felület	Teljes felület	Teljes felület
Méret (mm)	740x380	570x390	740x380	870x380
Max. teljesítmény (W)	2600	2600	2600	2600
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3650	3650	3650	3650
Kezelési kényelem				
Miele@home	•	•	•	•
Con@ctivity automatikus funkció	•	•	•	•
Érintőgombos kezelés	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect White
Kijelző színe	sárga	Fehér	Fehér	Fehér
Intelligens edényfelismerés	•	•	•	•
Pozicionálási segéd	•	•	•	•
Stop&Go funkció	•	•	•	•
Törlésvédelem	•	•	•	•
Memóriefunkció	•	•	•	•
Stopper	•	•	•	•
Lekapcsoló automatika	•	•	•	•
Felfűtő automatika	•	•	•	•
Melegentartás	•	•	•	•
Egyéni beállítási lehetőségek	•	•	•	•
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Reteszelés funkció	•	•	•	•
Maradék hő-kijelző	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Méret (mm) (sz x mé)	800 x 51 x 520	620 x 51 x 520	800 x 51 x 520	936 x 51 x 520
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) ráültethető kivitelnél	780 x 500	600 x 500	780 x 500	916 x 500
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	780/804 x 500/524	600/624 x 500/524	780/804 x 500/524	916/940 x 500/524
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	51	51	51	51
Súly (kg)	19	14	19	21
Teljes teljesítményigény (kW)	11,00	7,30	11,00	11,00

KM7xxx indukciós főzőlapok




Típus	KM 7361 FL	KM 7361 FR	KM 7363 FL	KM 7373 FL
Design				
Síkba építhető kivitel	•	–	•	•
Üvegkerámia színe	Fekete	Fekete	Fekete	Fekete
Nemesacél keretek	–	•	–	–
Ráülthető kivitel	•	•	•	•
Főzőzóna-felszereltség				
Főzőzónák száma	4	4	4	4
Főzőfelületek száma	0	0	1	1
PowerFlex főzőzónák				
Darabszám	–	–	2	2
Típus	–	–	Flex főzőzóna	Flex főzőzóna
Méretetek (mm)	–	–	Ø 110-210	Ø 110-210
Max. teljesítmény (W)	–	–	2100	2100
1. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	elől balra	elől balra	elől balra	elől balra
Típus	Vario főzőzóna	Vario főzőzóna	Vario főzőzóna	Vario főzőzóna
Méretetek (mm)	Ø 110-220	Ø 110-220	Ø 90-160	Ø 110-220
Max. teljesítmény (W)	2300	2300	1350	2300
2. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	balra hátul	balra hátul	balra hátul	balra hátul
Típus	Vario főzőzóna	Vario főzőzóna	Vario főzőzóna	Vario főzőzóna
Méretetek (mm)	Ø 90-160	Ø 90-160	Ø 110-220	Ø 90-160
Max. teljesítmény (W)	1350	1350	2300	1350
3. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	hátul jobbra	hátul jobbra	jobb	jobb
Típus	Vario főzőzóna	Vario főzőzóna	Flex főzőzóna	Flex főzőzóna
Méretetek (mm)	Ø 100-190	Ø 100-190	210x400	210x400
Max. teljesítmény (W)	1400	1400	3000	3000
4. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	elől jobbra	elől jobbra	–	–
Típus	Vario főzőzóna	Vario főzőzóna	–	–
Méretetek (mm)	Ø 100-190	Ø 100-190	–	–
Max. teljesítmény (W)	1400	1400	–	–
Kezelési kényelem				
Miele@home	•	•	•	•
Con@ctivity automatikus funkció	•	•	•	•
Érintógombos kezelés	ComfortSelect	ComfortSelect	ComfortSelect	ComfortSelect
Érintőkijelzős kezelés	–	–	–	–
Kijelző színe	sárga	sárga	sárga	sárga
Állandó edényfelismerés	•	•	•	•
Stop&Go funkció	•	•	•	•
Törésvédelem	–	–	–	–
Memóriefunkció	•	•	•	•
Stopper	•	•	•	•
Lekapcsoló automatika	•	•	•	•
Felfűtő automatika	•	•	•	•
Melegentartás	•	•	•	•
Egyéni beállítási lehetőségek	•	•	•	•
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Reteszelés funkció	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Méretetek (mm) (ma x sz x mé)	53 x 620 x 520	55 x 626 x 526	53 x 620 x 520	53 x 800 x 520
Kivágási méretetek (mm) (sz x mé) ráülthető kivitelnél	560 x 490	560 x 490	560 x 490	750 x 490
Kivágási méretetek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	600/624 x 500/524	–	600/624 x 500/524	780/804 x 500/524
Beépítési magasság	53	48	53	53
csatlakozódobozzal (mm)				
Teljes teljesítményigény (kW)	7,30	7,30	7,30	7,30

KM7xxx indukciós főzőlapok



Típus	KM 7404 FX	KM 7474 FL	KM 7575 FL	KM 7684 FL
Design				
Síkba építhető kivitel	•	•	•	•
Üvegkerámia színe	Fekete	Fekete	Fekete	Fekete
Nemesacél keretek	–	–	–	–
Ráülthető kivitel	–	•	•	•
Kombinálható SmartLine elemmel	–	•	•	–
Főzőzóna-felszereltség				
Főzőzónák száma	4	4	6	4
Főzőfelületek száma	1	1	3	2
PowerFlex főzőzónák				
Darabszám	2	2	6	4
Típus	PowerFlex főzőzóna	PowerFlex főzőzóna	PowerFlex főzőzóna	PowerFlex főzőzóna
Méret (mm)	Ø 150 – 230	Ø 150 – 230	Ø 150 – 230	Ø 150 – 230
Max. teljesítmény (W)	2100	2100	2100	2100
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3650	3650	3650	3650
1. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	elöl balra	elöl balra	balra	balra
Típus	Vario főzőzóna	Vario főzőzóna	PowerFlex-főzőfelület	PowerFlex-főzőfelület
Méret (mm)	Ø 140-190	Ø 160-220	230x390	230x390
Max. teljesítmény (W)	1850	2300	3150	3400
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3000	3650	3650	7300
2. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	balra hátul	hátul közepén	közepén	jobb
Típus	Vario főzőzóna	Vario főzőzóna	PowerFlex-főzőfelület	PowerFlex-főzőfelület
Méret (mm)	Ø 100-160	Ø 100-160	230x390	230x390
Max. teljesítmény (W)	1400	1400	3400	3400
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	2200	2200	7300	7300
3. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	jobb	jobb	jobb	–
Típus	PowerFlex-főzőfelület	PowerFlex-főzőfelület	PowerFlex-főzőfelület	–
Méret (mm)	230x390	230x390	230x390	–
Max. teljesítmény (W)	3400	3400	3400	–
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	7300	7300	7300	–
Kezelési kényelem				
Miele@home	•	•	•	•
Con@ctivity automatikus funkció	•	•	•	•
Érintógombos kezelés	ComfortSelect	ComfortSelect	SmartSelect	SmartSelect
Érintőkijelzős kezelés	–	–	–	–
Kijelző színe	sárga	sárga	sárga	sárga
Állandó edényfelismerés	•	•	•	•
Stop&Go funkció	•	•	•	•
Törlésvédelem	–	–	•	•
Memóriefunkció	•	•	•	•
Stopper	•	•	•	•
Lekapcsoló automatika	•	•	•	•
Felfűtő automatika	•	•	•	•
Melegentartás	•	•	•	•
Egyéni beállítási lehetőségek	•	•	•	•
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Reteselés funkció	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Méret (mm) (ma x sz x mé)	51 x 592 x 492	51 x 800 x 520	51 x 800 x 520	51 x 916 x 408
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) ráülthető kivitelnél	–	780 x 500	780 x 500	896 x 388
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	570/596 x 470/496	780/804 x 500/524	780/804 x 500/524	896/920 x 388/412
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	51	51	51	51
Teljes teljesítményigény (kW)	7,30	7,30	11,00	7,30

KM7xxx indukciós főzőlapok



Típus	KM 7899 FL	KM 7999 FL
Design		
Síkba építhető kivitel	•	•
Üvegkerámia színe	Grafitfekete	Grafitfekete
Ráültethető kivitel	•	–
Főzőzóna-felszereltség		
Főzőzónák száma	5	–
Főzőfelületek száma	1	3
PowerFlex főzőzónák		
Darabszám	2	–
Típus	PowerFlex főzőzóna	–
Méret (mm)	Ø 150 – 230	–
Max. teljesítmény (W)	2100	–
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3650	–
1. főzőzóna/főzőfelület		
Pozíció	elöl balra	balra
Típus	Vario főzőzóna	TempControl főzőzóna
Méret (mm)	Ø 100-160	230x380
Max. teljesítmény (W)	1400	2800
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	2200	–
2. főzőzóna/főzőfelület		
Pozíció	balra hátul	középen
Típus	TempControl főzőzóna	TempControl főzőzóna
Méret (mm)	Ø 160-230	370x290
Max. teljesítmény (W)	2300	2800
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3650	–
3. főzőzóna/főzőfelület		
Pozíció	hátul középen	jobb
Típus	Vario főzőzóna	TempControl főzőzóna
Méret (mm)	Ø 180-280	230x380
Max. teljesítmény (W)	2600	2800
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3650	–
4. főzőzóna/főzőfelület		
Pozíció	jobb	–
Típus	PowerFlex-főzőfelület	–
Méret (mm)	230x390	–
Max. teljesítmény (W)	3400	–
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	7300	–
Kezelési kényelem		
Miele@home	•	•
Con@ctivity automatikus funkció	•	•
Érintőgombos kezelés	SmartSelect White	érintőképernyő
Érintőkijelzős kezelés	–	•
Kijelző színe	Fehér	többszínű
Állandó edényfelismerés	•	•
Stop&Go funkció	•	•
Memóriefunkció	•	•
Lekapcsoló automatika	•	•
Felfűtő automatika	•	–
Melegentartás	•	–
Biztonság		
Biztonsági kikapcsolás	•	•
Reteszelés funkció	•	–
Műszaki adatok		
Méret (mm) (ma x sz x mé)	51 x 936 x 520	67 x 936 x 520
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) ráültethető kivitelnél	916 x 500	916 x 500
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	916/940 x 500/524	916/940 x 500/524
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	51	67
Teljes teljesítményigény (kW)	11,00	10,35





Con@ctivity



Milyen kényelmi funkciókat részesít előnyben?

A Miele hagyományos elektromos főzőlapjainak tulajdonságai¹⁾

Con@ctivity

Koncentráljon teljes mértékben a főzésre: a Con@ctivity-vel a páraelszívója mindig pontosan tudja, hogy mit kell tennie. Amint a főzőlap be- vagy kikapcsol, a páraelszívó automatikusan reagál. A szívóteljesítmény automatikusan a főzőlapon zajló eseményekhez igazodik, így mindig kellemes klímát biztosít a helyiségben. A készülékek Wi-Fi-n keresztül kommunikálnak egymással. A Con@ctivity lehetővé teszi a páraelszívó és a főzőlap integrálását a Miele@home rendszerbe.



Exkluzív a Mielétől **ExtraSpeed²⁾**
Még több időmegtakarítás: a Miele exkluzív technológiája még több értékes időt szabadít fel az ön számára.



Sütőzóna
Rendkívül praktikus: extra fűtőkörök aktiválhatók, ha nagy sütőedényt használ.



Többkörös főzőzóna

Az ön igényeire szabva: attól függően aktiválhatja a különböző fűtési köröket, hogy melyik méretre van szüksége.



Exkluzív a Mielétől **SmartSelect**
Gyors és intuitív: az egyes főzőzónák teljesítményfokozatainak működési időtartamai közvetlenül választhatók ki.



Exkluzív a Mielétől **Melegentartás**
Az ételek tálalási hőmérsékleten tartva: ez a funkció a serpenyő aljának hőmérsékletét szabályozza, és megakadályozza, hogy az ételek megégjenek.

¹⁾ A funkciók modelltől függően változnak
²⁾ Szabadalom: EP2001267

Mit jelentenek az ikonok?

A Miele elektromos főzőlapok ikonjainak áttekintése



Kezelőgomb

A teljesítményfokozatok nagyon gyorsan és intuitív módon választhatók ki. Számsor kijelző sárga háttérvilágítással.



Minden főzőzóna és teljesítményfokozat különösen könnyen szabályozható a számsor használatával.



Minden főzőzóna és teljesítményfokozat egy központi számsor használatával szabályozható.



Con@ctivity


Wi-Fi alapú automatikus funkció a helyiség ideális klímájáért és a kiváló kezelési kényelemért.



ExtraSpeed

Elektromos fűtőtestek a rövid felmelegítési időkért.

Tűzhelytől független elektromos főzőlapok



Típus	KM 6520 FR	KM 6523 FL
Design		
Síkba építhető kivitel	–	•
Üvegkerámia színe	Fekete	Fekete
Nyomatott design	–	–
Nemesacél keretek	•	–
Ráültethető kivitel	•	–
Főzőzóna-felszereltség		
Főzőzónák száma	4	4
1. főzőzóna/főzőfelület		
Pozíció	elöl balra	elöl balra
Típus	egykörös főzőzóna	Vario főzőzóna
Méretek (mm)	Ø 180	Ø 120 / Ø 210
Max. teljesítmény (W)	1800	1200/2200
2. főzőzóna/főzőfelület		
Pozíció	balra hátul	balra hátul
Típus	egykörös főzőzóna	egykörös főzőzóna
Méretek (mm)	Ø 160	Ø 145
Max. teljesítmény (W)	1500	1200
3. főzőzóna/főzőfelület		
Pozíció	hátul jobbra	hátul jobbra
Típus	Vario főzőzóna	főző-/sütőzóna
Méretek (mm)	Ø 120 / Ø 210	Ø 170 / 170x290
Max. teljesítmény (W)	750/2200	1500/2600
4. főzőzóna/főzőfelület		
Pozíció	elöl jobbra	elöl jobbra
Típus	egykörös főzőzóna	egykörös főzőzóna
Méretek (mm)	Ø 145	Ø 180
Max. teljesítmény (W)	1200	1800
Kezelési kényelem		
Miele@home	–	–
Con@ctivity automatikus funkció	–	–
Érintógombos kezelés	EasySelect	EasySelect
Gombos kezelés	–	–
Kijelző színe	sárga	sárga
Stop&Go funkció	•	•
Törlésvédelem	–	–
Stopper	•	•
Lekapcsoló automatika	•	•
Felfűtő automatika	•	•
Melegentartás	–	–
Biztonság		
Biztonsági kikapcsolás	•	•
Reteszelés funkció	•	•
Maradékő-kijelző	•	•
Műszaki adatok		
Méretek (mm) (sz x mé)	574 x 43 x 504	752 x 45 x 492
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) ráültethető kivitelnél	560 x 490	–
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	–	730/756 x 470/496
Súly (kg)	8	10
Teljes teljesítményigény (kW)	6,70	7,80
Mellékelt tartozékok		
Üvegkaparó	•	•
Csatlakozókábel	Igen	Igen

TwoInOne Főzőlapok







Con@ctivity

Exkluzív funkciók a gourmet eredményekért!

A Miele TwoInOne főzőlapok termékelőnyei*

Con@ctivity

A Con@ctivity segítségével teljes mértékben a főzés élményére koncentrálnak. A páraelszívó és a főzőlap kommunikál egymással. A főzőlap információkat továbbít a beállításairól a páraelszívó elektronikus moduljának, amely automatikusan módosítja az elszívó üzemmód fokozatait. Többé nem kell emlékeznie arra, hogy főzés után kikapcsolja a páraelszívót. A Con@ctivity funkció minden Miele TwoInOne főzőlap alapfelszereltségéhez tartozik.



Silence motor

Extra csendes: a Miele által tervezett motor 25%-kal halkabb elődjénél, magasabb légátteresztési teljesítmény mellett is.



Exkluzív a Mielétől PowerFlex XL

Tágas tér: mivel a főzőlap teljes mélysége kihasználható, a nagyméretű főzőedények is tökéletesen elhelyezhetők.



Exkluzív a Mielétől TwinBooster

Egyedülálló rugalmasság: az indukciós teljesítmény egyedileg szétosztható vagy használható egyetlen zónában is.



Exkluzív a Mielétől ComfortSelect White

Elegáns és kényelmes: kezelje kényelmesen Miele főzőlapját, miközben élvezzi annak prémium megjelenését.



MattFinish

Egyedülálló design: az elegáns, matt fekete, ujjlenyomat ellen védő felület lenyűgöző és rendkívül ellenálló a karcolásokkal szemben.

* modellől függően

Mit jelentenek az ikonok?

A Miele TwoInOne főzőlapok ikonjainak áttekintése



Kezelőgomb

Könnyű és elegáns kezelés a fehér numerikus kijelző használatával.



A főzőzónák és ventilátorok egy központi számsor használatával kezelhetők.



A teljesítményfokokozatok nagyon gyorsan és intuitív módon választhatók ki. Számsor kijelző sárga háttérvilágítással.



Con@ctivity

Automatikus funkció a helyiség ideális klímájáért és a kiváló kezelési kényelemért.



Rugalmasság

Extra méretű és nagy teljesítményű főzőzóna a nagy edények és serpenyők egymás mögé helyezéséhez vagy sütőedényekhez.



Tökéletes nagy edények és serpenyők egymás mögé helyezéséhez vagy sütőedényekhez.



Nagy főzőzóna az egyes edények és serpenyők egymás mögé helyezéséhez vagy sütőedényekhez.



Silence motor

A Miele által fejlesztett motor magasabb légáteresztési teljesítmény mellett is 25%-kal halkabb elődjénél.



TwinBooster




Két teljesítményfokozat a rendkívül rövid felmelegítési időkért.



MattFinish

Egyedi design: robusztus felület elegáns matt fekete színben.

Indukciós főzőlapok páraelszívóval



Típus	KMDA 7473 FL-A Silence	KMDA 7473 FL-U Silence	KMDA 7676 FL-A BlackPerfection	KMDA 7676 FL-U BlackPerfection
Üzem módok				
Elhasznált levegő kivezetése utólag megvásárolható tartozékkal	DFK-xxxx,DMK 150-1	–	–	–
Írányítatlan keringtetés (Plug&Play telepítés)	–	•	–	–
Design				
Ráültethető kivitel	•	•	•	•
Síkba építhető kivitel	•	•	•	•
Üvegkerámia színe	Fekete	Fekete	Fekete	Fekete
Főzőzóna-felszereltség				
Főzőzónák száma	4	4	4	4
Főzőfelületek száma	2	2	2	2
PowerFlex főzőzónák				
Típus	Flex főzőzóna	Flex főzőzóna	PowerFlex XL-főzőzóna	PowerFlex XL-főzőzóna
Méretek (mm)	Ø 110-210	Ø 110-210	Ø 150 – 230	Ø 150 – 230
Max. teljesítmény (W)	2100	2100	2100	2100
Max. Booster teljesítmény (W)	3000	3000	3000	3000
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	–	–	3650	3650
1. főzőzóna/főzőfelület				
Típus	Flex főzőfelület	Flex főzőfelület	PowerFlex XL főzőfelület	PowerFlex XL főzőfelület
Méretek (mm)	210x420	210x420	230x460	230x460
Max. Booster teljesítmény (W)	3700	3700	4800	4800
Max. teljesítmény (W)	3000	3000	3400	3400
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	–	–	7300	7300
2. főzőzóna/főzőfelület				
Típus	Flex főzőzóna	Flex főzőzóna	PowerFlex XL főzőfelület	PowerFlex XL főzőfelület
Méretek (mm)	210x420	210x420	230x460	230x460
Max. Booster teljesítmény (W)	3700	3700	4800	4800
Max. teljesítmény (W)	3000	3000	3400	3400
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	–	–	7300	7300
Kezelési kényelem				
Miele@home	•	•	•	•
Con@ctivity automatikus funkció	•	•	•	•
Érintőgombos kezelés	ComfortSelect Plus	ComfortSelect Plus	ComfortSelect White	ComfortSelect White
Kijelző színe	sárga	sárga	Fehér	Fehér
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+	–	A+	–
Levegő Kivezetés				
Légteljesítmény, Booster fokozat (m ³ /h)	610	–	610	–
Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	67,0	–	67,0	–
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	53,0	–	53,0	–
Keringtetés				
Légtelj. max. fokozat (m ³ /h)	–	465	–	465
Légteljesítmény, booster fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	–	510	–	510
Hangt. max. fok. (dB(A) re1pW)	–	68,0	–	68,0
Zajszint, Booster (dB(A)**)	–	70,0	–	70,0
Hang.nyo. max.f.(dB(A)re20µPa)	–	55,0	–	55,0
Hangnyomás, Booster dB(A)*	–	57,0	–	57,0
Műszaki adatok				
Méretek (mm) (sz x mé)	800 x 200 x 520	800 x 200 x 520	800 x 238 x 520	800 x 238 x 520
Teljes teljesítményigény (kW)	7,50	7,50	7,50	7,50
Mellékelt tartozékok				
Aktív szén szűrő keringtetéshez	–	•	–	•
Plug&Play adapter	–	•	–	•



SmartLine



A főzés szabadsága, ahogyan szeretné

A megfelelő készülék az ön stílusától függetlenül



Indukció

Gyors és energiahatékony: az indukciós főzés során a hő közvetlenül a főzőedény aljában keletkezik, melynek méretét a készülék automatikusan felismeri. Gyakorlatilag nem vész el energia. A főzés különösen biztonságos, mivel a főzőzónákat körülvevő felületek viszonylag hidegek maradnak. A sokoldalúság mellett a PowerFlex főzőzónák gyorsasága is egyedülálló tulajdonság. Számos előnye miatt az indukciós főzés egy teljesen bevett főzési mód a professzionális konyhákban.



Gáz

A gáz egy elsődleges energiaforrás. Ez azt jelenti, hogy ez egy olyan energiaforma, amely a természetből származik, és a felhasználás előtt nem kell átalakítási folyamatoknak alávetni. Ezért a főzés gázzal különösen környezetbarát.



Indukciós wok

Professzionális: a Miele wok serpenyő tökéletesen illeszkedik a kerámia főzőlap mélyedésébe. Ez optimális hőelosztást és tökéletesen átsült ételeket eredményez. Ráadásul a wok intelligens ControllInduc® rendszere megbízhatóan akadályozza meg a főzőolaj és a zsír túlmelegedését. A Miele indukciós wok olyan különleges felhasználói előnyöket is kínál, mint a booster technológia.



Teppan Yaki

Modern japán főzési hagyomány: a főzés Tepan Yakival kulináris élmény a modern konyhákban. Az étel közvetlenül a forró nemesacél felületen készül. A Miele indukciós Tepan Yakija két külön fűtőkörrel rendelkezik: ez lehetővé teszi, hogy például egyszerre főzzön olyan ételeket, amelyekhez különböző főzési hőmérsékletre van szükség, vagy, hogy melegen tartsa az ételeket.



Pultba építhető páraelszívó

A Miele pultba építhető páraelszívójának köszönhetően az ételekből származó kellemetlen párák és szagok nélkül főzhet. Mivel két SmartLine elem közé van telepítve, a főzésből származó párákat közvetlenül azok keletkezési helyéről szívja el. A pultba építhető páraelszívó gázkészülékek mellé is beszerelhető. Ebben az esetben az üvegfedél mágneses lángvédőként szolgál.



Miele
INDUCTION

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

Milyen kényelmi funkciókat részesít előnyben?

A Miele SmartLine elemek tulajdonságai*

Exkluzív a Mielétől SmartSelect

Ez a funkció lehetővé teszi az ön számára, hogy gyorsan és intuitív módon állítsa be a teljesítményfokozatokat és az ételkészítés idejét. Minden főzőzóna sárga háttérvilágítású számsorral van ellátva. Ennek köszönhetően a kijelző bármilyen szögből könnyen leolvasható. Az időtartamokat is könnyű beállítani egy külön kezelhető stopperrel, a lekapcsoló automatikával és a 3 számjegyű kijelzővel.



Exkluzív a Mielétől PowerFlex Verhetetlenül gyors és sokoldalú: akár 3,65 kW-os booster teljesítményfokozat.

Exkluzív a Mielétől TwinBooster Egyedülálló rugalmasság: az indukciós teljesítmény egyedileg szétosztható vagy használható egyetlen zónában is.



ComfortClean edénytartók

Gyors tisztítás: távolítsa el az edénytartókat, és mossa el azokat a mosogatógépben. Ezáltal a gázfőzőlap hosszabb ideig szép marad.



Wok égő

Professzionális: nagy teljesítményű wok égő a két lángkör teljesítményének kiegyenlítéséhez és/vagy különálló szabályozásához.



GasStop

Megnyugtató: ha a láng, például a huzat miatt kialszik, a gázellátás leáll.

* modelltől függően

Mit jelentenek az ikonok?

A Miele SmartLine készülékek ikonjainak áttekintése



Kezelési filozófiák

A teljesítményfokozatok nagyon gyorsan és intuitív módon választhatók ki. Számsor sárga háttérvilágítással.



Minden egyes főzőzóna gyors és egyszerű kiválasztása különálló forgókapcsolókkal.



Rugalmasság

Egy extra nagy terület két főzőedénynek vagy serpenyőnek, egy nagy sütőedénynek vagy egy nagy térszaedénynek.



Tökéletes eredmények az indukciós és a booster technológiának köszönhetően.



Az étel közvetlenül a forró nemesacél felületen készül. Két fűtőkör független kezelőgombokkal.



TwinBooster

Két teljesítményfokozat a rendkívül rövid felmelegítési időkért.



GasStop

Magas szintű biztonság lángkimaradás esetén a gázellátás azonnali megszakításával.



10 x szűrés







Mosogatógépben tisztítható, 10 rétegű fém zsírszűrő.



Energiahatékonyság

A++ energiahatékonysági osztályt jelöl.

SmartLine indukció




Típus	CS 7612 FL	CS 7641 FL	KM 7564 FL	KM 7667 FL
Fűtési mód	Indukció	Indukció	Indukció	Indukció
Design				
Síkba építhető kivitel	•	•	•	•
Üvegkerámia színe	Fekete	Fekete	Fekete	Fekete
Öntött edénytartó (matt feketére zománcozva)	–	–	–	–
Ráültethető kivitel	•	•	•	•
Főzőzóna-felszereltség				
Főzőzónák száma	2	1	4	–
1. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	középen	középen	balra	szabadon választható
Típus	PowerFlex-főzőfelület	wok mélyedés	PowerFlex-főzőfelület	Teljes felület
Méretek (mm)	230x390	Ø 300	230x390	570x390
Max. teljesítmény (W)	3150	2500	3400	2600
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3650	–	7300	3650
2. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	–	–	jobb	–
Típus	–	–	PowerFlex-főzőfelület	–
Méretek (mm)	–	–	230x390	–
Max. teljesítmény (W)	–	–	3400	–
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	–	–	7300	–
Kezelési kényelem				
Érintógombos kezelés	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect
Gombos kezelés	–	–	–	–
Kijelző színe	sárga	sárga	sárga	sárga
Állandó edényfelismerés	•	•	•	•
Stop&Go funkció	•	•	•	•
Törésvédelem	•	•	•	•
Memóriefunkció	•	•	•	•
Stopper	•	•	•	•
Lekapcsoló automatika	•	–	•	•
Felfűtő automatika	•	•	•	•
Melegentartás	•	•	•	•
Egyéni beállítási lehetőségek	•	•	•	•
Elektromos gyújtás egykezes vezérléssel	–	–	–	–
Ápolási kényelem				
Mosogatógépben mosható edénytartó	–	–	–	–
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Reteszelés funkció	•	•	•	•
Maradékhő-kijelző	•	•	•	•
GasStop	–	–	–	–
Műszaki adatok				
Méretek (mm) (sz x mé)	378 x 51 x 520	378 x 133 x 520	620 x 51 x 520	620 x 51 x 520
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	–	–	–	–
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) ráültethető kivitelnél	358 x 500	358 x 500	600 x 500	600 x 500
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	51	129	51	51
Súly (kg)	7	12	11	11
Teljes teljesítményigény (kW)	3,60	3,00	7,30	7,30
Elektromos kábel hossza (m)	1,4	1,5	1,4	1,4
Mellékelt tartozékok				
CSFG7000 FlameGuard	–	–	–	–
Fűvókaszett földgázhoz	–	–	–	–
Fűvókaszett cseppfolyós gázhoz	–	–	–	–
Felületkezelte wokserpenyő	–	–	–	–
Készülék színe				
fekete	•	•	–	–

SmartLine indukció



Típus	CS 7632 FL
Design	
Síkba építhető kivitel	•
Üvegkerámia színe	Fekete
Öntött edénytartó (matt feketére zománcozva)	–
Ráültethető kivitel	•
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	középen
Típus	Teppan felület indukcióval
Méreték (mm)	–
Max. teljesítmény (W)	–
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	–
Kezelési kényelem	
Érintógombos kezelés	SmartSelect
Gombos kezelés	–
Kijelző színe	sárga
Állandó edényfelismerés	–
Stop&Go funkció	•
Törésvédelem	•
Memóriefunkció	•
Stopper	•
Lekapcsoló automatika	•
Felfűtő automatika	–
Melegentartás	•
Egyéni beállítási lehetőségek	•
Elektromos gyújtás egykezes vezérléssel	–
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteszelés funkció	•
Maradékő-kijelző	•
GasStop	–
Műszaki adatok	
Méreték (mm) (sz x mé)	378 x 60 x 520
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	60
Súly (kg)	8
Teljes teljesítményigény (kW)	2,80
Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Mellékelt tartozékok	
CSFG 7000 FlameGuard	–
Fűvókaszett földgázhoz	–
Fűvókaszett cseppfolyós gázhoz	–
Felületkezelte wokserpenyő	–
Készülék színe	
fekete	•

SmartLine pultba építhető páraelszívó



Típus	CSDA 7001 FL
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átserelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUU 1000-2
Design	
Síkba építhető kivitel	•
Keret nélkül ráültethető	•
Kezelési kényelem	
Érintógombos kezelés	SmartSelect
5 perc késleltetési idő	•
Kijelző színe	sárga
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A++
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	1
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	440
Booster légteljesítmény (m ³ /h)	–
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	–
Zajszint, Booster (dB(A)**)	–
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	51,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	55,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	380
Légteljesítmény, booster fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	460
Zajszint, Booster (dB(A)**)	78,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	73,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	58,0
Hangnyomás, Booster dB(A)*	63,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Méret (mm) (sz x mé)	222 x 89
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	100/500 x 124/524
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) ráültethető kivitelnél	100 x 500
Teljes teljesítményigény (kW)	0,17
Szerelési utasítások	
Lábazati ventilátor elszívócsonkkal	•
Elszívócsonk hátul és oldalt	•
Mellékelt tartozékok	
Csatlakozókábel	–
Csatornarendszer a lábazati ventilátorhoz	•
Készülék színe	
fekete	•



Gázfőzőlapok





Gázfőzőlapok

A Miele gázfőzőlapok a sütőtől függetlenül kerülnek telepítésre. Ez lehetővé teszi a főzőlap alatti tér használatát fiókokhoz vagy szekrényekhez. Ennek eredményeképpen élvezheti a nagyobb rugalmasságot a konyhája tervezésekor.



Gáz

A gáz egy elsődleges energiaforrás. Ez azt jelenti, hogy ez egy olyan energiaforma, amely a természetből származik, és a felhasználás előtt nem kell átalakítási folyamatoknak alávetni. Ezért a főzés gázzal különösen környezetbarát, és nagy hagyománya van. A legkorábbi gáztűzhelyeket a 19. században használták, jóval az elektromos tűzhelyek előtt.

Tökéletesen az ön igényeire szabva

A Miele gázfőzőlapjainak modelljei, kivitelei és méretválasztéka

Méretek



Standard

60 cm széles – főzőlapok 3-4 égővel

Design variációk



Klasszikus – gázfőzőlapok nemesacél alappal

Kezelési filozófiák



Gázfőzőlapok elektronika nélkül

Minden Miele gázfőzőlap rendelkezik a GasStop biztonsági funkcióval. Ez lángkimaradás esetén biztosítja a gázellátás azonnali megszakítását. Ezáltal megakadályozza a gáz elterjedését a helyiségben.



Extra széles

90 cm széles – extra széles főzőlapok 5 égővel



Elegáns – gázfőzőlapok üvegkerámia alappal



Gázfőzőlapok elektronikával

A QuickStart* gyors gyújtást, a GasStop & ReStart* pedig automatikus újragyújtást biztosít lángkimaradás esetén. Egyes modellek stopperrel, valamint hő- és maradékhő-kijelzővel is rendelkeznek.



Milyen kényelmi funkciókat részesít előnyben?

A Miele gázfőzőlapok tulajdonságai*

Gázfőzőlapok elektronikával

A Miele elektronikával ellátott gázfőzőlapjai speciális funkciókkal vannak felszerelve, amelyek még nagyobb biztonságot és kényelmet kínálnak: a QuickStart** gyors gyújtást, a GasStop & ReStart** pedig automatikus újragyújtást biztosít lángkimaradás esetén. Egyes modellek stopperrel, valamint hő- és maradékhő-kijelzővel is rendelkeznek.



QuickStart**

Nincs szükség a kezelógomb nyomva tartására: az égők kényelmes elektronikus forgókapcsolókkal kapcsolhatók be.



GasStop & ReStart**

Biztonságos főzés: a kialudt gázlángok automatikus újragyújtása. Ha ez nem sikerül, a készülék azonnal kikapcsolja a gázellátást.



ComfortClean edénytartók

Gyors tisztítás: távolítsa el az edénytartókat, és mossa el azokat a mosogatógépben. Ezáltal a gázfőzőlap hosszabb ideig szép marad.



Wok égő

Professzionális: egyes vagy kettős wok égő a két lángkör teljesítményének kiegyenlítéséhez és/vagy különálló szabályozásához.



Az égők sokoldalú konfigurációja

A gazdaságostól a nagy teljesítményig: a megfelelő égő az optimális teljesítménnyel minden használathoz.

* modelltől függően

** Szabadalom: DE 102007015822

Mit jelentenek az ikonok?

A Miele gázfőzőlapok ikonjainak áttekintése



Knob

Kezelőgomb

Minden egyes főzőzóna gyors és egyszerű kiválasztása különálló forgókapcsolókkal.



GasStop & ReStart

Biztonság

Még nagyobb kényelem a lángkimaradás esetén működésbe lépő automatikus újragyújtással.



GasStop

Magas szintű biztonság lángkimaradás esetén a gázellátás azonnali megszakításával.



QuickStart

QuickStart

Nagyobb kényelem a gázláng gyorsabb meggyújtásával.



Topfräger

Edénytartók

A tökéletes tisztaságot a mosogatógépbe tehető edénytartók biztosítják.




PerfectClean

PerfectClean égők

A szabadalmaztatott felületkezelés verhetetlen tisztítási kényelmet biztosít.

Gázfőzőlapok



Típus	KM 2010	KM 3054-1
Design		
Elegáns üvegkerámia felület	–	•
Nemesacélba dombornyomott Miele logó	–	–
Öntött edénytartó (matt feketére zománcozva)	•	•
Nemesacél főzőlap	•	–
Főzőzóna-felszereltség		
Főzőzónák száma	4	5
1. főzőzóna/főzőfelület		
Pozíció	elöl balra	balra közepén
Típus	nagyteljesítményű égő	kettős wok égő
2. főzőzóna/főzőfelület		
Pozíció	balra hátul	hátul közepén
Típus	takarékos égő	takarékos égő
3. főzőzóna/főzőfelület		
Pozíció	hátul jobbra	hátul jobbra
Típus	normál égő	normál égő
4. főzőzóna/főzőfelület		
Pozíció	elöl jobbra	elöl jobbra
Típus	normál égő	normál égő
5. főzőzóna/főzőfelület		
Pozíció	–	elöl közepén
Típus	–	nagyteljesítményű égő
Kezelési kényelem		
Gombos kezelés	•	•
Elektromos gyújtás egykezes vezérléssel	•	•
QuickStart	–	•
Ápolási kényelem		
Könnyen tisztítható üvegkerámia	–	•
Mosogatógépben mosható edénytartó	•	•
PerfectClean égő	•	–
Biztonság		
Hőkijelző	–	•
Működésjelző	–	•
GasStop	•	–
GasStop & ReStart	–	•
Műszaki adatok		
Méreték (mm) (sz x mé)	650 x 90 x 520	942 x 53 x 526
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) ráültethető kivitelnél	560 x 480	916 x 500
Teljes teljesítményigény (kW)	7,10	–
Mellékelt tartozékok		
Csatlakozókábel	Nem	Igen
Fűvókaszett földgázhoz	–	–
Fűvókaszett cseppfolyós gázhoz	•	•
Wokgyűrű	–	•
Kicsi csésze gyűrű	–	•



Páraelszívók



Lenyűgöző kilátások konyhája számára

A Miele páraelszívók kivitelezési módjai

A páraelszívók kialakításai

Fali és konyhaszigeti páraelszívók

Szemet gyönyörködtető berendezés a konyhája számára



Konyhaszigeti páraelszívók



Fali páraelszívók

Mennyezeti páraelszívók

Beépített elszívók a zavartalan látótérért



Downdraft elszívók

Az elegáns megoldás a főzőlap mögött



Beépített páraelszívók

A megfelelő megoldás minden beszerelési helyzethez



Slimline páraelszívók



Kürtőbe építhető páraelszívók



Pultba építhető páraelszívók

Az ideális páraelszívó a főzőlapjához

Miele páraelszívó készülékszélességek



Kis vagy közepes méretű konyhákhoz

50 cm és 80 cm közötti szélességű páraelszívók



Nagy és nyitott terű konyhákhoz

90 cm és 120 cm közötti szélességű páraelszívók



Melyik speciális színt részesíti előnyben páraelszívójához?

A színes páraelszívók igény szerint testre szabhatók

Különleges színű páraelszívót keres, amely konyhája ékessége lehet? Vagy olyan színben szeretné, ami tökéletesen passzol a konyhához? A következő modellekhez a következő opciókat kínáljuk egyedi igények szerint:

- PUR 68 W fali és PUR 98 D sziget páraelszívók

Válassza ki a tökéletes árnyalatot a RAL színek széles választékából!

Intuitív kezelőgombok könnyítik meg a főzést


A Miele páraelszívók intuitív kezelése



SmartControl White – intuitív és stílusos kezelőgombok



SmartControl – elegáns érintőgombok



ComfortControl – könnyű kezelés



EasySwitch – kiválasztás ujjának egyetlen érintésével

A megfelelő megoldás minden otthon számára

A Miele páraelszívók üzemmódjai

Főzés és különösen sütés közben pára keletkezik, amely gőz, zsírrészecskék és szagok keverékéből áll. Ha a helyiség levegője nem kerül elszívásra vagy szűrésre, ez a pára a helyiségben marad, és hatással lesz a konyhai környezetre. Idővel a zsír és a pára megtelepszik a konyhabútoron, a kárpitokon és a festéseken. A levegő hatékony tisztítására három lehetőség áll rendelkezésre: az elszívó üzemmód, az elszívó üzemmód egy külső ventilátorral kombinálva és a keringtetéses üzemmód.



Elszívó üzemmód – rendkívül hatékony páramentesítés



Elszívó üzemmód egy külső ventilátorral – hatékony és különösen csendes




Keringtetéses üzemmód – egyszerű és energiahatékony

Különböző lehetőségek

Miele szűrőrendszerek keringtetéses üzemmódhoz


A Miele keringtetéses üzemmóddal működő páraelszívói különösen hatékonyan távolítják el a szagokat. Ezt egy speciális, aktív szén szűrő biztosítja, ami megbízhatóan nyeli el a szagokat. A szagok eltávolítása érdekében a Miele különböző aktív szén szűrőket kínál, amelyek tiszta levegőt biztosítanak a főzés közben. A szűrők típusa páraelszívó modellenként eltérő.



Active AirClean szűrő



Longlife AirClean szűrő



Sensitive AirClean szűrő



Milyen kényelmi funkciókat részesít előnyben?

A Miele páraelszívók tulajdonságai*

**Exkluzív
a Mielétől**

Con@ctivity – a Miele páraelszívók automatikus funkciója

Koncentráljon teljes mértékben a főzésre: a Con@ctivity-vel a páraelszívója mindig pontosan tudja, hogy mit kell tennie. Amint a főzőlap be- vagy kikapcsol, a páraelszívó automatikusan reagál. A szívóteljesítmény automatikusan a főzőlapon zajló eseményekhez igazodik, így mindig kellemes klímát biztosít a helyiségben. A készülékek Wi-Fi-n keresztül kommunikálnak egymással.



SmartControl

Kiváló minőségű és funkcionális: élvezze a kényelmes érintéses kezelést a sárga kijelzővel.



ECO-motor

Nagy teljesítményű és energiahatékony: az egyenáramú motor akár 50%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint a hagyományos ventilátoros motorok.



Silence

Hatékony és nagyon csendes: a ventilátor hatékonyan van szigetelve a speciális hangszigetelő betétekkel.



Miele CleanCover

Védelmet nyújt és könnyen tisztítható: a sima, zárt felület megakadályozza az érintkezést a kábelekkel és az elektromos alkatrészekkel.



Fém zsírszűrő (10 rétegű)

Vonzó designnal rendelkezik és fantasztikus munkát végez: hatékonyan szűri ki a zsírt és könnyen tisztítható a mosogatógépben.

Mit jelentenek az ikonok?

A Miele páraelszívók ikonjainak áttekintése



Energihatékonyság

A+++-tól B-ig terjedő energiahatékonysági osztályok feltüntetve.



Con@ctivity

Wi-Fi alapú automatikus funkció a helyiség ideális klímájáért és a kiváló kezelési kényelemért.



10 x szűrés

Mosogatógépben tisztítható, 10 rétegű fém zsírszűrő.



Szűrő indikátor

A zsírszűrő és az aktív szén szűrő telítettségének optikai kijelzője.



ECO-motor


Különösen hatékony páraelszívó.



Halk

Különösen alacsony zajszint a konyhában.

Kihúzható páraelszívók




Típus	DAS 2620	DAS 2920	DAS 4640	DAS 4940
Kialakítás				
Kihúzható páraelszívó	•	•	•	•
Üzem módok				
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető	Átszerelhető	Átszerelhető	Átszerelhető
Külső üzemelés	–	–	–	–
Szükséges utólag vásárolható átépítésszett keringtetéshez	DUU 151, DUU 150	DUU 151, DUU 150	DUU 151	DUU 151
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKFS 31-P, DKFS 31-R	DKFS 31-P, DKFS 31-R	DKF 31-P, DKF 31-R	DKF 31-P, DKF 31-R
Kezelési kényelem				
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	–	–	•	•
Con@ctivity 3.0	–	–	•	•
Kezelés	érintőgombok LED-del	EasySwitch	EasySwitch	EasySwitch
5/15 perc késleltetési idő	–	–	•	•
Zsír szűrő telítettségének kijelzője	–	–	•	•
Az aktív szén szűrő telítettségének kijelzője	–	–	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A	A	A+	A++
Szűrőrendszer				
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsír szűrők száma (10 rétegű)	1	1	2	2
Világítás				
LED	•	•	•	•
Mennyiség x Watt	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W	1 x 3 W	1 x 3 W
Fényerősség (lx)	310 lx	275 lx	300 lx	285 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Ventilátor				
Egyenáramú motor (DC motor)	–	–	•	•
Levegő Kivezetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	410	410	380	400
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	61,0	61,0	52,0	51,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	47,0	47,0	39,0	38,0
Keringtetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	415	415	405	425
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	68,0	68,0	61,0	61,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	54,0	54,0	48,0	47,0
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Elszívőernyő mérete (mm) (sz x ma x mé)	596 x 36 x 273	896 x 36 x 273	561 x 68 x 307	861 x 68 x 307
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450	450	450	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650	650	–	–
Teljes teljesítményigény (kW)	0,20	0,20	0,08	0,08
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Szerelési utasítások				
Elszívőcsonek fent	•	•	•	•
Elszívőcsonek Ø (mm)	150	150	150	150
Készülék színe				
nemesacél	•	•	–	–
átlátszó üveg	–	–	•	•

Kürtőbe építhető páraelszívók





Típus	DA 2360	DA 2668	DA 2698
Kialakítás			
Kürtőbe építhető páraelszívó	•	•	•
Üzem módok			
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető	Átszerelhető	Átszerelhető
Külső üzemelés	–	–	–
Szükséges utólag vásárolható átépítészett keringtetéshez	–	DUU 151	DUU 151
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKF 19-P	DKF 19-P	DKF 19-P
Kezelési kényelem			
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	–	•	•
Con@ctivity 3.0	–	•	•
Kezelés	érintőgombok LED-del	érintőgombok LED-del	érintőgombok LED-del
5/15 perc késleltetési idő	–	•	•
Zsír szűrő telítettségének kijelzője	–	•	•
Az aktív szén szűrő telítettségének kijelzője	–	•	•
Hatékony és fenntarthatóság			
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A	A+	A+
Szűrőrendszer			
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsír szűrők száma (10 rétegű)	1	2	2
Világítás			
Mennyiség x Watt	2 x 3 W	2 x 4,5 W	4 x 3 W
Fényerősség (Lx)	350 lx	700 lx	650 lx
Színhőmérséklet (K)	3000 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Ventilátor			
Egyenáramú motor (DC motor)	–	•	•
Levegő Kivezetés			
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	360	365	400
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	52,0	51,0	51,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	38,0	37,0	37,0
Keringtetés			
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	320	330	365
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	64,0	64,0	62,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	49,0	49,0	48,0
Biztonság			
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•
Műszaki adatok			
Elszívóernyő mérete (mm) (sz x ma x mé)	584 x 63 x 297	580 x 63 x 293	880 x 63 x 293
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450	450	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650	650	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,22	0,08	0,09
Feszültség (V)	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10
Szerelési utasítások			
Elszívócsontok fent	•	•	•
Elszívócsontok Ø (mm)	150	150	150
Kombináció Wi-Fi-s főzőlappal	–	ajánlott	ajánlott
Készülék színe			
nemesacél	•	•	•

Downdraft páraelszívó rendszerek



Típus	DAD 4841 Black Levantar
Kialakítás	
Downdraft páraelszívó rendszer	•
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Külső üzemelés	–
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	–
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKF 30-P, DKF 30-R
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity 3.0	•
Kezelés	SmartControl
5/15 perc késleltetési idő	•
Zsírszűrő telítettségének kijelzője	•
Az aktív szén-szűrő telítettségének kijelzője	•
Hood in Motion	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	1 x 11,2 W
Fényerősség (lx)	400 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Ventilátor	
Egyenáramú motor (DC motor)	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	440
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	62,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	49,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	415
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	69,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	56,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Elszívóernyő mérete (mm) (sz x ma x mé)	916 x 638 x 170
Teljes teljesítményigény (kW)	0,25
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Szerelési utasítások	
Elszívócsonk Ø (mm)	150
Optimális kombináció főzőlappal a rendelkezésre állás függvényében	KM 7689 FL; KM 7684 FL
Készülék színe	
Obszidiánfekete	•

Fali páraelszívók




Típus	DA 6698 W Puristic Edition 6000	DA 9092 W Screen	DAH 1650 Active	DAH 2660 Escala
Kialakítás				
Fali páraelszívó	•	•	•	•
Üzem módok				
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető	Átszerelhető	Átszerelhető	Átszerelhető
Vásárolható keringt. átépítőszett	DUW 20	–	–	–
Vásárolható aktív-szén-szűrő	DKF 12-P	DKF 29 szén-szűrő	DKF 29 szén-szűrő	DKF 29 szén-szűrő
Kezelési kényelem				
Hálóz.kapcs. Miele@home-mal	•	–	–	•
Con@ctivity 3.0	•	–	–	•
Kezelés	kezelés érintéssel az üvegen	kezelés érintéssel az üvegen	ComfortControl	ComfortControl
5/15 perc késleltetési idő	•	–	–	–
Zsír-szűrő telítettségének kijelzője	•	–	–	–
Aktív szén-szűrő telítetts. kijelző	•	–	–	–
Silence csomag	•	•	–	–
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A++	B	B	B
Ápolási kényelem				
CleanCover páraelszívó-belső	•	•	–	•
Szűrőrendszer				
Mosog.gépben mosható zsír-szűrők sz.	3	2	2	2
Világítás (LED)				
Mennyiség x Watt	3 x 3 W	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W
Fényerősség (lx)	670 lx	300 lx	330 lx	330 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Ventilátor				
Egyenáramú motor (DC motor)	•	–	–	–
Levegő Kivezetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	400	415	405	415
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	52,0	50,0	60,0	52,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	37,0	36,0	46,0	38,0
Keringtetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	315	385	385	380
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	63,0	58,0	67,0	60,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0	44,0	53,0	46,0
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Elszívóernyő (mm, szxmaxmé)	898 x 85 x 500	880 x 500 x 260	598 x 443 x 388	598 x 443 x 388
Min.táv.elektrofőz.lap (mm)	450	450	450	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650	650	650	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,08	0,20	0,24	0,20
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Szerelési utasítások				
Elszívócsonk fent	•	•	•	•
Elszívócsonk oldalt	–	–	–	–
Elszívócsonk Ø (mm)	150	150	150	150
Készülék színe				
nemesacél	•	–	–	–
Obszidiánfekete	•	•	•	•
Grafitszürke	–	•	–	–
Cement hatású	–	–	–	–
Pearlbeige	–	–	–	–
RAL	–	–	–	–

Fali páraelszívók



Típus	DAH 2960 Escala	DAH 4970 Sienna	DAH 4980 Sienna	DAW 1620 Active
Kialakítás				
Fali páraelszívó	•	•	•	•
Üzem módok				
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető	Átszerelhető	Átszerelhető	Átszerelhető
Vásárolható	DKF 29 szénzsűrő	DKF 29 szénzsűrő	DKF 29 szénzsűrő	DKFS 36-P
Kezelési kényelem				
Hálózkapcs. Miele@home-mal	•	•	•	–
Con@ctivity 3.0	•	•	•	–
Kezelés	ComfortControl	SmartControl	SmartControl White	EasySwitch
5/15 perc késleltetési idő	–	•	•	–
Zsírzsűrő telítettségének kijelzője	–	•	•	–
Aktív szénzsűrő telítetts. kijelző	–	•	•	–
Silence csomag	–	•	•	–
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	B	A+++	A++	A
Ápolási kényelem				
CleanCover páraelszívó-belső	•	•	•	–
Szűrőrendszer				
Mosog.gépben mosható zsírzsűrők sz.	2	2	2	–
Világítás				
LED	•	•	•	•
Mennyiség x Watt	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W
Fényerősség (lx)	300 lx	260 lx	260 lx	390 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Ventilátor				
Egyenáramú motor (DC motor)	–	•	•	–
Levegő Kivezetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	415	415	415	–
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	53,0	50,0	50,0	–
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	39,0	36,0	36,0	–
Keringtetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	380	430	430	–
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	60,0	64,0	64,0	–
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	46,0	50,0	50,0	–
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	–
Műszaki adatok				
Elszívőernyő (mm, szxmaxmé)	898 x 443 x 388	898 x 420 x 381	898 x 420 x 381	598 x 50 x 500
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450	450	450	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650	650	650	–
Teljes teljesítményigény (kW)	0,20	0,22	0,22	0,24
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Szerelési utasítások				
Elszívőcsonek fent	•	•	•	•
Elszívőcsonek oldalt	–	–	–	–
Elszívőcsonek Ø (mm)	150	150	150	150
Készülék színe				
nemesacél	–	–	–	•
Obsziánfekete	•	–	–	–
Grafitszürke	–	–	–	–
Cement hatású	–	•	–	–
Pearlbeige	–	–	•	–
RAL	–	–	–	–



Típus	PUR 68 W
Kialakítás	
Fali páraelszívó	•
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Vásárolható keringt.átépítőszett	DUW 20
Vásárolható aktív szén-szűrő	DKF 12-P
Kezelési kényelem	
Hálóz.kapcs. Miele@home-mal	–
Con@ctivity 3.0	–
Silence csomag	–
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A
Ápolási kényelem	
CleanCover páraelszívó-belső	•
Szűrőrendszer	
Mosog.gépben mosh. zsírszűrők sz.	2
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	2 x 3 W
Fényerősség (Lx)	330 lx
Színhőmérséklet (K)	3000 Kelvin
Ventilátor	
Egyenáramú motor (DC motor)	–
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	395
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	56,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	41,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	330
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	64,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Elszívóernyő mérete (mm) (sz x ma x mé)	598 x 62 x 500
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,22
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Szerelési utasítások	
Elszívőcsonek fent	•
Elszívőcsonek oldalt	–
Elszívőcsonek Ø (mm)	150
Készülék színe	
nemesacél	•
Obszidiánfekete	–
Grafitszürke	–
Cement hatású	–
Pearlbeige	–
RAL	•

Sziget páraelszívók



Típus	DA 4248 V D Puristic Varia	DA 6698 D Puristic Version 6000	PUR 98 D
Kialakítás			
Sziget páraelszívó	•	•	•
Üzemmodok			
Levegővezetés fajtája	Elhasznált levegő	Átszerelhető	Átszerelhető
Vásárolható keringt.átépítőszett	–	DUI 32	DUI 32
Vásárolható aktívszén-szűrő	–	DKF 12-P	DKF 12-P
Kezelési kényelem			
Hálóz.kapcs. Miele@home-mal	•	•	–
Con@ctivity 3.0	–	•	–
Kezelés	érintőgombok LED-del	kezelés érintéssel az üvegen	érintőgombok LED-del
5/15 perc késleltetési idő	•	•	–
Zsírszűrő telítettségének kijelzője	•	•	–
Aktív szénsz. telít. kijelző	–	•	–
Silence csomag	•	•	–
Hood in Motion	•	–	–
Hatékonyaság és fenntarthatóság			
Energiahatékonyasági osztály (A+++ – D)	A+	A++	A
Szűrőrendszer			
Mosog.gépben mosh. zsírszűrők sz.	6	3	3
Világítás (LED)			
Mennyiség x Watt	4 x 3 W	4 x 3 W	4 x 3 W
Fényerősség (lx)	600 lx	820 lx	500 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3000 Kelvin
Ventilátor			
Egyenáramú motor (DC motor)	•	•	–
Levegő Kivezetés			
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	420	450	400
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	58,0	53,0	57,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	43,0	38,0	39,0
Keringtetés			
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	–	330	330
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	–	64,0	66,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	–	49,0	49,0
Biztonság			
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•
Műszaki adatok			
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm)	755–1045	705–1005	690–990
Páraelszívó összmagassága, keringtetés és külső (mm)	–	765–1075	750–1060
Elszívóernyő (mm, széxmaxmé)	1198 x 70 x 698	898 x 85 x 598	330 m3/h
Min.táv. elektr.főzől.tól (mm)	450	450	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650	650	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,29	0,11	0,23
Feszültség (V)	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10
Szerelési utasítások			
Elszívőcsonk fent	•	•	•
Elszívőcsonk oldalt	–	–	–
Elszívőcsonk Ø (mm)	150	150	150
Készülék színe			
nemesacél	•	•	•
Obszidiánfekete	–	•	–
RAL	–	–	•

Mennyezeti páraelszívók



Típus	DAC 4940 Stella Ambient
Kialakítás	
Mennyezeti páraelszívó	•
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Vásárolható aktív szén-szűrő	DKF 35-P
Kezelési kényelem	
Hálóz. kapcs. Miele@home-mal	•
Con@ctivity 3.0	•
5/15 perc késleltetési idő	•
Zsírszűrő telítettségének kijelzője	•
Aktív szén sz. telít. kijelző	•
Silence csomag	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A++
Ápolási kényelem	
CleanCover páraelszívó-belső	•
Szűrőrendszer	
Mosog.gépben mosh. zsírszűrők sz.	4
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Fényerősség (Lx)	470 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Hangulatvilágítás	•
Ventilátor	
Egyenáramú motor (DC motor)	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	505
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	59,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	43,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	425
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	63,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm)	196
Páraelszívó összmagassága, keringtetés és külső (mm)	196
Elszívóernyő mérete (mm) (sz x ma x mé)	880 x 196 x 500
Min.táv. elektr.főzől.től (mm)	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,19
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Szerelési utasítások	
Elszívócsonk fent	–
Elszívócsonk oldalt	•
Elszívócsonk Ø (mm)	150
Készülék színe	
nemesacél	•

Kávéfőzők



Miele





Milyen típusú készüléket szeretne?

A Miele kávéfőzők kialakításai

A megfelelő készülék az ön igényeire szabva

Konyhájától és preferenciáitól függően a Miele számos beépíthető vagy szabadonálló kávéfőzőt kínál. Így ön mindig megtalálja az igényeinek tökéletesen megfelelő kávéfőzőt.



Tökéletesen integrált

Teremtse egységes megjelenést konyhájában: a Miele kávéfőző tökéletesen beilleszthető egy 45 cm magas fiókba. Más beépíthető készülékekkel is kombinálható – vagy függőlegesen, vagy vízszintesen – az egységes design kialakítás érdekében. Ez lehetővé teszi önnek, hogy a lehető legjobban kihasználja a teret a konyhájában.

A beépíthető készülék frissvíz-csatlakozással is elérhető. Ez különösen praktikus, mivel azt jelenti, hogy az ön Miele készüléke mindig használatra kész. Mivel a kávéfőző közvetlenül csatlakozik a frissvíz ellátáshoz, nincs szükség a víztartály manuális feltöltésére – így időt takarít meg önnek, és további kényelmet biztosít.



A tökéletes kávé – ahol csak akarja

Praktikus és rugalmas: a Miele szabadonálló készülékei bárhol megtalálják helyüket a konyhában, de akár a nappaliban vagy a télikertben is. Valójában bárhol elhelyezhető, ahol élvezni szeretné az aromás, friss kávékat. Választhat a CM Touch érintőgombokkal ellátott, minimalista CM7 sorozat vagy a DirectSensor kezeléssel működő, kompakt CM6 és CM5 készülékek közül is.

Felhasználói felületek



M Touch

Az elegáns M Touch érintőgombok még nagyobb kényelmet biztosítanak: akár csak egy okostelefon, ez a készülék is simítással vagy görgetéssel állítható be. Ez különösen könnyűvé teszi a kezelést.



DirectSensor

A DirectSensornak köszönhetően ujjának egyetlen érintésével elkészítheti a kívánt kávéspecialitást – a nagy felbontású TFT-kijelző használatával.



Milyen kényelmi funkciókat részesít előnyben?

A Miele beépíthető kávéfőzők tulajdonságai*

A tökéletes kávé – egy igazi ízélmény

Élvezze kávéját a Miele első osztályú kávéfőzőivel. Az AromaticSystemFresh-nek köszönhetően a készülék minden egyes csésze kávéhoz frissen őrli, majd azonnal lefőzi a kávébabokat – az intenzív íz érdekében. A CoffeeSelect funkcióval annak előnyeit is élvezheti, hogy a készülék három különálló szemeskávé-tartállyal rendelkezik – így minden kávéspecialitás mindig a megfelelő kávébab fajtából készül. Ezenkívül az intelligens főzési technológia lehetővé teszi, hogy kibontakozzon a kávébab teljes aromája. És hogy teljes legyen az élmény, a Miele kifejlesztette saját kávéját, amely tökéletesen az ön kávéfőzőjéhez van kitalálva. Ez egy verhetetlen ízt eredményez, amelyet a nap bármely szakában élvezhet.



Könnyen használható

A tökéletes kávéélmény: intelligens funkciók teszik lehetővé, hogy gyorsan és egyszerűen elkészítse kávéját.



Egyszerűen tisztítható

Készülékhygiéna egyszerűen: a tisztaságot kivehető alkatrészek és automatikus tisztítóprogramok garantálják.



Exkluzív a Mielétől CoffeeSelect¹⁾

Az ön választása: a három szemeskávé-tartállyal minden kávéspecialitás mindig a megfelelő kávébab fajtából készül.



Exkluzív a Mielétől Automatikusan tisztítás²⁾

Kényelmes és könnyű: Miele kávéfőzője gondoskodik ön helyett a tisztításról és a vízkömentesítésről.



Exkluzív a Mielétől CupSensor³⁾

Ideális távolság: a CupSensor felismeri a csésze peremét, és ennek megfelelően pozicionálja a központi kifolyót.

* modellől függően

¹⁾ Szabadalom: EP 2957199

²⁾ Szabadalom: EP 2705783, EP 2705784, DE 102014113160, DE 102014113161

³⁾ Szabadalom: EP 2454977 B1

Mit jelentenek az ikonok?

A beépíthető kávéfőzők ikonjainak áttekintése



Kezelési filozófia

Intuitív kezelés egyetlen érintéssel közvetlenül a színes TFT-kijelzőn.



Italspecialitások kiválasztása érintőgombokkal; az információ egy négy soros szöveges kijelzőn jelenik meg.



AromaticSystemFresh

Az innovatív őrlőmű minden csésze kávéhoz frissen őrli a babszemeket.



AromaticSystem

A készülék nagyon alaposan összekeveri az őrölt kávé a vízzel, így lehetővé teszi, hogy a kávé aromája még jobban kibontakozzon.



CupSensor¹⁾

Felismeri a csésze magasságát, és ennek megfelelően pozicionálja a központi kifolyót.



DirectWater

A frissvíz-csatlakozás azt jelenti, hogy nem kell feltölteni a víztartályt.



CoffeeSelect²⁾

Három különálló szemeskávé-tartály biztosítja, hogy a megfelelő kávébab fajta kerüljön kiválasztásra.



AutoDescale


Szabadalmaztatott³⁾ automatikus vízkőmentesítés a nagyobb kényelemért.

¹⁾ Szabadalom: EP 2454977 B1

²⁾ Szabadalom: EP^o2957199

³⁾ Szabadalom: EP 2705783 B1, EP 2705784, DE 102014113160, DE 102014113161

Beépíthető kávéfőzők




Típus	CVA 7440	CVA 7840	CVA 7845
Élvezeti előnyök			
AromaticSystemFresh	•	•	•
CoffeeSelect	–	•	•
OneTouch for Two funkció	•	•	•
DoubleShot	•	•	•
Programozható felhasználói profilok	10	10	10
Aromakímélő golyós őrlőmű	•	•	•
Kezelési kényelem			
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•	•
Kijelző	DirectSensor	M Touch	M Touch
MotionReact: a világítás bekapcsolása közeledéskor	–	•	•
CupSensor	•	•	•
PerformanceMode	•	•	•
EasyClick tejesedény	•	•	•
BrilliantLight	•	•	•
Szakértői üzemmód	•	•	•
MultiLingua	•	•	•
Szemeskávéfajták száma	1	3	3
Szemeskávé-tartályok száma	2	3	3
Szemeskávé-tartály, A (g)	300	150	150
Szemeskávé-tartály, B (g)	300	300	300
Szemeskávé-tartály, C (g)	–	150	150
Szemeskávé-tartály össz. (g)	600	600	600
Víz tartály befogadóképessége (l)	2,7	2,7	2,7
Italspecialitások			
Ristretto, szimpla	•	•	•
Espresso, szimpla	•	•	•
Kávé, szimpla	•	•	•
Cappuccino, szimpla	•	•	•
Latte Macch., szimpla és dupla	•	•	•
Forró tej, szimpla és dupla	•	•	•
Tejhab, szimpla és dupla	•	•	•
Espresso Macch., szimp./dupl.	•	•	•
Tea italok, szimpla és dupla	•	•	•
Kávéskanna	•	•	•
Teáskanna	•	•	•
Ápolási kényelem			
AutoDescal	–	•	•
AutoClean	–	•	•
Kényelmes tisztítóprogramok	•	•	•
Automatikus öblítő funkció	•	•	•
ComfortClean	•	•	•
Kivehető tejevezeték	•	•	•
Kivehető főzőmű	•	•	•
Műszaki adatok			
Fülkéméret (mm) (sz x ma x mé)	560-568 x 450-452 x 500	560-568 x 450-452 x 500	560-568 x 450-452 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	1,45	1,45	1,45
Feszültség (V)	220-240	220-240	220-240
Biztosíték (A)	10	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (m)	–	–	1,5
Elektromos kábel hossza (m)	2,0	2,0	2,0
Készülék színe			
Cleansteel nemesacél	•	•	•
Grafit szürke	•	–	•
Obszidiánfekete	•	–	•
Pearlbeige	•	–	•

Szabadonálló kávéfőzők




Típus	CM 5310 Silence	CM 5510 125 Edition	CM 5510 Silence	CM 6160 MilkPerfection
Évezeti előnyök				
AromaticSystemFresh	–	–	–	–
AromaticSystem	•	•	•	•
CoffeeSelect	–	–	–	–
OneTouch funkció	•	•	•	•
OneTouch for Two funkció	•	•	•	•
DoubleShot	–	–	–	•
Programozható felhasználói profilok	–	2	2	4
Aromakímélő golyós őrlőmű	•	•	•	•
További kávéfajták őrlött formában lehetségesek	•	•	•	•
Kezelési kényelem				
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	–	–	–	•
Kijelző	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
CupSensor	–	–	–	–
PerformanceMode	–	–	–	•
BrilliantLight	–	–	–	•
Szakértői üzemmód	–	–	–	•
Fűtött csészetartó felület	–	–	–	–
MultiLingua	•	•	•	•
Szemeskávéfajták száma	1	1	1	1
Szemeskávé-tartályok száma	1	1	1	1
Szemeskávé-tartály, A (g)	200	200	200	300
Szemeskávé-tartály, B (g)	–	–	–	–
Szemeskávé-tartály, C (g)	–	–	–	–
Szemeskávé-tartály össz. (g)	200	200	200	300
Víz tartály befogadóképessége (l)	1,3	1,3	1,3	1,8
Tej tartály befogadóképessége (l)	–	–	–	–
Italspecialitások				
Ristretto, szimpla	•	•	•	•
Espresso, szimpla	•	•	•	•
Kávé, szimpla	•	•	•	•
Cappuccino, szimpla	•	•	•	•
Latte Macch., szimpla és dupla	•	•	•	•
Forró tej, szimpla és dupla	•	•	•	•
Tejhab, szimpla és dupla	•	•	•	•
Espresso Macch., szimp./dupl.	–	–	–	•
Tea italok, szimpla és dupla	–	–	–	•
Kávéskanna	•	•	•	•
Teáskanna	–	–	–	–
Ápolási kényelem				
AutoDescale	–	–	–	–
Tejvezeték automata előblítése	•	•	•	•
Kényelmes tisztítóprogramok	•	•	•	•
Automatikus öblítő funkció	•	•	•	•
ComfortClean	•	•	•	•
Kivehető tejvezeték	•	•	•	•
Kivehető főzőmű	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	241 x 360 x 460	241 x 360 x 460	241 x 360 x 460	251 x 359 x 427
Teljes teljesítményigény (kW)	1,45	1,45	1,45	1,45
Feszültség (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Elektromos kábel hossza (m)	1,0	1,0	1,0	1,4
Készülék színe				
Obszidiánfekete	•	–	–	•
Obszidiánfekete matt	–	•	–	–
Roségold PF	–	–	•	–

Szabadonálló kávéfőzők



Típus	CM 6360 125 Edition	CM 6360 MilkPerfection	CM 6560 MilkPerfection	CM 7350 CoffeePassion
Élvezeti előnyök				
AromaticSystemFresh	–	–	–	–
AromaticSystem	•	•	•	•
CoffeeSelect	–	–	–	–
OneTouch funkció	•	•	•	•
OneTouch for Two funkció	•	•	•	•
DoubleShot	•	•	•	•
Programozható felhasználói profilok	8	8	8	10
Aromakímélő golyós őrlemű	•	•	•	•
További kávéfajták őrölt formában lehetségesek	•	•	•	•
Kezelési kényelem				
Hálózatba csatlakozás a Miele@home segítségével	•	•	•	•
Kijelző	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor	CM Touch
CupSensor	–	–	–	•
PerformanceMode	•	•	•	–
BrilliantLight	•	•	•	•
Szakértői üzemmód	•	•	•	•
Fűtött csészetartó felület	•	•	•	•
MultiLingua	•	•	•	•
Szemeskávéfajták száma	1	1	1	1
Szemeskávé-tartályok száma	1	1	1	1
Szemeskávé-tartály, A (g)	300	300	300	500
Szemeskávé-tartály, B (g)	–	–	–	–
Szemeskávé-tartály, C (g)	–	–	–	–
Szemeskávé-tartály össz. (g)	300	300	300	500
Víz tartály befogadóképessége (l)	1,8	1,8	1,8	2,2
Tejtartály befogadóképessége (l)	0,7	0,7	0,7	0,7
Italspecialitások				
Ristretto, szimpla	•	•	•	•
Espresso, szimpla	•	•	•	•
Kávé, szimpla	•	•	•	•
Cappuccino, szimpla	•	•	•	•
Latte Macch., szimpla és dupla	•	•	•	•
Forró tej, szimpla és dupla	•	•	•	•
Tejhab, szimpla és dupla	•	•	•	•
Espresso Macch., szimp./dupl.	•	•	•	•
Tea italok, szimpla és dupla	•	•	•	•
Kávéskanna	•	•	•	•
Teáskanna	–	–	–	•
Ápolási kényelem				
AutoDescale	–	–	–	–
Tejvezeték automata előblítése	•	•	•	•
Kényelmes tisztítóprogramok	•	•	•	•
Automatikus öblítő funkció	•	•	•	•
ComfortClean	•	•	•	•
Kivehető tejvezeték	•	•	•	•
Kivehető főzőmű	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	251 x 359 x 427	251 x 359 x 427	251 x 359 x 427	311 x 397 x 445
Teljes teljesítményigény (kW)	1,45	1,45	1,45	1,45
Feszültség (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Elektromos kábel hossza (m)	1,4	1,4	1,4	1,2
Készülék színe				
Obszidiánfekete	–	–	–	•
Obszidiánfekete matt	•	–	–	–
Roségold PF	–	–	–	–
Lótuszfehér-CM	–	•	–	–
Obszidiánfekete PF	–	–	•	–

Szabadonálló kávéfőzők



Típus	CM 7550 CoffeePassion	CM 7750 CoffeeSelect
Évezeti előnyök		
AromaticSystemFresh	–	•
AromaticSystem	•	–
CoffeeSelect	–	•
OneTouch funkció	•	•
OneTouch for Two funkció	•	•
DoubleShot	•	•
Programozható felhasználói profilok	10	10
Aromakímélő golyós őrlőmű	•	•
További kávéfajták őrlött formában lehetőségek	•	•
Kezelési kényelem		
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•
Kijelző	CM Touch	CM Touch
CupSensor	•	•
PerformanceMode	–	–
BrilliantLight	•	•
Szakértői üzemmód	•	•
Fűtött csészetartó felület	•	•
MultiLingua	•	•
Szemeskávéfajták száma	1	3
Szemeskávé-tartályok száma	1	3
Szemeskávé-tartály, A (g)	500	150
Szemeskávé-tartály, B (g)	–	210
Szemeskávé-tartály, C (g)	–	180
Szemeskávé-tartály össz. (g)	500	540
Víz tartály befogadóképessége (l)	2,2	2,2
Tejtartály befogadóképessége (l)	0,7	0,7
Italspecialitások		
Ristretto, szimpla	•	•
Espresso, szimpla	•	•
Kávé, szimpla	•	•
Cappuccino, szimpla	•	•
Latte Macch., szimpla és dupla	•	•
Forró tej, szimpla és dupla	•	•
Tejhab, szimpla és dupla	•	•
Espresso Macch., szimp./dupl.	•	•
Tea italok, szimpla és dupla	•	•
Kávéskanna	•	•
Teáskanna	•	•
Ápolási kényelem		
AutoDescale	•	•
Tejvezeték automata előblítése	•	•
Kényelmes tisztítóprogramok	•	•
Automatikus öblítő funkció	•	•
ComfortClean	•	•
Kivehető tejvezeték	•	•
Kivehető főzőmű	•	•
Műszaki adatok		
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	311 x 397 x 445	311 x 420 x 445
Teljes teljesítményigény (kW)	1,45	1,45
Feszültség (V)	220-240	220-240
Biztosíték (A)	10	10
Elektromos kábel hossza (m)	1,2	1,2
Készülék színe		
Obszidiánfekete	•	•
Obszidiánfekete matt	–	–
Roségold PF	–	–



Hűtő- és fagyasztószekrények Borhűtők





Milyen típusú készüléket szeretne?

A Miele hűtő-/fagyasztószekrények és borhűtők kivitelezési módjai és széles választéka

Kivitelezési módok



Szabadonálló készülékek



Beépíthető készülékek

Készülékválaszték



Hűtőszekrények



Borhűtők



MasterCool



Hűtő-fagyasztók



Fagyasztószekrények

Egymás mellé szeretné helyezni a készülékeket?

A Miele hűtő-/fagyasztószekrények és borhűtők rugalmassága

A Miele hűtőszekrények nem csak méretválasztékukat, minőségüket és prémium designjukat tekintve kiválóak – hanem rendkívüli sokoldalúságukról is ismertek. Bármilyen legyen is a telepítési szituáció, a Miele hűtőszekrények tökéletes megoldást kínálnak. Érdeemes azonban figyelembe venni, hogy beépíthető készülékek bármilyen egymás melletti kombinációban történő telepítése esetén szükséges egy FNS készülék.

A következő, beépíthető készülékek úgy vannak tervezve, hogy azokat egymás mellé, egy magas, 60 cm széles egységbe telepítsék. A készülékek telepítésének nincs semmilyen meghatározott sorrendje, így ön döntheti el, hogyan szeretné elrendezni azokat.

178 cm-es fülke	
FNS 7774 D, FNS 7794 D L, FNS 7794 D R	K 7737 D, K 7747 C, K 7778 C, K 7798 C R, K 7798 C L, KFN 7734 C, KFN 7764 C, KFN 7785 C, KFN 7774 C, KFN 7795 C

A következő, pult alá építhető borhűtők 60 cm szélesek, és egymás mellé telepíthetők. A készülékek telepítésének nincs semmilyen meghatározott sorrendje, így ön döntheti el, hogyan szeretné elrendezni azokat.

KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6321 UG	KWT 6321 UG

MasterCool

A MasterCool sorozat összes beépíthető hűtőszekrénye telepíthető egy sorba, bármilyen konfigurációban, amely megfelel az ön igényeinek. Ehhez egy opcionális tartozékként elérhető KSK 200x átépítő készletre van szükség, amelyet a két készülék közé kell rögzíteni.

A következő, beépíthető borhűtők úgy vannak tervezve, hogy azokat egymás mellé, egy magas, 60 cm széles egységbe telepítsék.

45 cm-es fülke	
KWT 7112 iG	KWT 7112 iG
88 cm-es fülke	
KWT 6422 iG	KWT 6422 iG
178 cm-es fülke	
KWT 6722 iGS	KWT 6722 iGS

A következő, szabadonálló borhűtők 60 cm szélesek, és egymás mellé állíthatók.

KWTS 4785 F obsw 125 Gala Ed	KS 4887 DD edt/cs
------------------------------	-------------------

A következő, szabadonálló készülékek 60 cm szélesek, és egymás mellé állíthatók.

Modell	Készülék balra	Készülék jobbra
	FNS 4882 D edt/cs	KS 4887 DD edt/cs
	FNS 4782 D obsw/matt	KS 4783 DD obsw/matt
	FNS 4382 D el	KS 4383 DD el



Milyen kezelőfelületet részesít előnyben?

Kezelőfelületek – Miele beépíthető hűtő-/fagyasztószekrények

Kezelőfelületek

A Miele kezelőfelületeit rendkívül egyszerű használni. Minden hűtőszekrény a legmodernebb kezelőelemekkel rendelkezik, amelyek tökéletesen kombinálják a funkciót és a designt.

FreshTouch kezelőgombok

A FreshTouch egy színes TFT-kijelzőn alapul érintésfunkciókkal, és nem igényel további kezelőgombokat. A központi kezelőfelületen keresztül minden kijelző és funkció könnyen kiválasztható, és egyetlen érintéssel beállítható.



SensorTouch kezelőgombok

A SensorTouch kezelőgombok egy LCD-kijelzőn alapulnak. A felhasználó érintéssel és a kijelzőtől jobbra található három érintőgombbal intuitív módon tud navigálni a különböző menük között.



EasyControl


Könnyen kiválasztható: az érintőgombok átváltásával egyszerűen választhat ki további opciókat. Az EasyControl pontosan beállítja a hűtőtér hőmérsékletét.



MasterSensor kezelőfelület (csak MasterCool készülékek)

A MasterSensor kezelőfelület egy nagy felbontású TFT érintőkijelzőn alapul. A hőmérsékletet vagy a hangulatvilágítást egyetlen érintéssel állíthatja be. Kiválaszthatja, hogy az érintőkijelző háttérszíne fekete vagy fehér legyen.





Milyen frissentartó rendszert szeretne? Tiszta élvezet és természetes íz

PerfectFresh Active

Maximális frissesség: a fiók aktív és látható párasítását egy párasító biztosítja, így megakadályozza, hogy a nedvesség távozzon az élelmiszerekből. A gyümölcsök és a zöldségek tárolása optimális, még akkor is, ha a fiók csak részben van megtöltve. Az aktív párasítás funkciója kívül ez a frissentartó rendszer egy automatikusan szabályozott, 0 és +3 °C közötti hőmérsékletzónát kínál. Ez biztosítja, hogy a hús, a hal és számos tejtermék háromszor, a gyümölcsök és a zöldségek pedig akár ötször hosszabb ideig frissek maradjanak. A funkcionalitás és az esztétika kombinációja – tökéletes és figyelemfelkeltő!

PerfectFresh Pro

Az élelmiszerek akár ötször tovább maradnak frissek. Az automatikusan szabályozott, 0 és +3 °C közötti hőmérséklet-tartományban a hús, a hal és sokféle tejtermék akár háromszor tovább marad friss. A gyümölcsök és a zöldségek akár ötször tovább megőrzik frissességüket – köszönhetően a fiók egyedileg beállítható páratartalmának.

DailyFresh

A hűtőszekrény tágas fiókjaiban sok friss étel számára van hely. A fiókban megfelelő szintű a páratartalom. Ennek eredményeként a gyümölcsök és a zöldségek akár kétszer hosszabb ideig maradnak frissek. Bizonyos modellek ExtraCool fiókkal rendelkeznek, amelyben a hőmérséklet alacsonyabb, mint a hűtőszekrény többi részében. Ez ideális helyé teszi ezt a fiókot hús, hal és tejtermékek tárolására.

Milyen fagyasztórendszert szeretne? Hosszú tárolási időtartamok a nagyobb kényelemért

NoFrost

A NoFrost rendszerrel soha többé nem kell leolvasztania Miele hűtőszekrényét. A légkeringtetéses hűtés egyenletesen osztja el a hideg, száraz levegőt, így nem tud jég képződni a belső térben. Ezenkívül nem rakódik le a jég a fagyasztott élelmiszereire, és mivel a fiókok belsőjében nincsenek jéggrétegek, a fiókok mindig könnyen nyithatók és zárhatók. A NoFrost maximális kényelmet biztosít az ételek fagyasztásához, és megkíméli önnek a leolvasztással járó nyűgöt – örökre.

ComfortFrost

A ComfortFrost funkcióval a fagyasztószekrényt sokkal ritkábban kell leolvasztania. A jég sokkal lassabban képződik a készülék belsejében. Ez megkíméli önt a gyakori leolvasztás problémájától.

DuplexCool

A hűtőszekrény és a fagyasztótér különálló levegőkörökkel rendelkezik, amely mindkettőben optimális klímát biztosít. Ráadásul a két terület között nincs légcseré. Ez megakadályozza, hogy az olyan élelmiszerek szaga, mint a hal, a hagyma vagy a sajt, áterjedjen a fagyasztószekrényben lévő más élelmiszerekre. A DuplexCool a legbiztonságosabb tárolási körülményeket biztosítja élelmiszerei számára a hűtő-fagyasztó készülékekben.



Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele beépíthető hűtő-/fagyasztószelekrenek tulajdonságai*

ActiveDoor

Az innovatív ActiveDoor funkcióval az ajtó nyitásának és zárásának kényelme a következő szintre lép. Az ActiveDoor segítségével az ajtó automatikusan nyitható és zárható hangvezérléssel vagy az ajtó megérintésével. Alternatívaként, a szokásos módon használhatja a klasszikus bútorfogantyút is. Az élelmiszerek tárolása még soha nem volt ennyire rugalmas és kényelmes.



PerfectFresh Pro

Hosszantartó frissesség: az ideális hőmérsékletek és a magas páratartalom akár ötször tovább tartja frissen a gyümölcsöket és a zöldségeket.



Freeze&Cool

Új lehetőségek: használja a fagyasztót hűtőszelekként, hogy még több tárolóhelye legyen.



Exkluzív a Mielétől Flexilight 2.0

Teljesen tükröződésmentes: a maximális rugalmasság érdekében a megvilágított polcok személyre szabottan helyezhetők el a hűtőszelekkben.



FlexiBoard

Különösen rugalmas: a FlexiBoard helyet teremt a magas edények számára, és megőrzi a tárolóhelyet a hátsó részben.



FlexiTray

Maximális kényelem: a forgatható üvegpole lehetővé teszi, hogy az áru könnyen kivehető legyen, még akkor is, ha a hűtőszelekk tele van.

Mit jelentenek az ikonok?

A Miele beépíthető hűtőszekrények ikonjainak áttekintése



Energihatékonyság

B-től E-ig terjedő energiahatékonysági osztályok feltüntetve. A Miele legjobb besorolása a beépíthető hűtőszekrényekre a B.



Hangkibocsátás

Megadja a pontos hangkibocsátást decibelben (dB).



Frissentartó rendszer

Optimális tárolás aktív párasítással – akár ötször hosszabb ideig tartó frissesség, még akkor is, ha csak részben van feltöltve.



Professzionális tárolás – az élelmiszer akár ötször tovább marad friss.



Tágas fiók állítható páratartalommal a frissebb gyümölcsökért és zöldségekért.



Freeze&Cool

A fagyasztótér hőmérséklet-tartománya -26 °C és 14 °C között lépésenként állítható be. A hűtőszekrényt és a fagyasztótérrel külön lehet kikapcsolni.



Ajtónyitási segéd

A készülék ajtajának automatikus nyitása és zárása hangvezérléssel vagy koppintással.



Világítás

Egyénileg állítható üvegpolc-megvilágítás az optimális fényviszonyokért a FlexiLight 2.0-nak köszönhetően.



A belső szekrény karbantartásmentes, energiatakarékos és kiváló megvilágítása.



IceMaker

Jégek készítő frissvíz-csatlakozással akár napi 100 jégkocka gyors és egyszerű elkészítéséhez.



Az automatikus IceMaker beépített víztartállyal akár napi 100 jégkocka elkészítéséhez.




Fagyasztó rendszer

A légkeringtetéses hűtésnek köszönhetően nincs szükség leolvasztásra.



Kevesebb leolvasztás, mivel a jég sokkal lassabban képződik.

Beépíthető fagyasztószekrények, 178,5 cm




Típus	FNS 7774 D	FNS 7794 D L	FNS 7794 D R
Kialakítás			
Integrált beépíthető készülék	•	•	•
Változtatható nyitási irány	•	–	–
Design			
Fagyasztózóna megvilágítása	LED	LED	LED
IceMaker világítása	•	•	•
Kezelési kényelem			
NoFrost	•	•	•
SoftClose	•	•	•
Mylce: jégkocka (víztartály)	–	–	–
Vezérlés			
Kezelési koncepció	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperFrost	•	•	•
Sabbat üzemmód	•	•	•
Fagyasztószekrény/-zóna			
Fagyasztófiókok száma	8	8	8
ebből Ice&PizzaBox	2	2	2
Hatékonyág és fenntarthatóság			
Energiahatékonysági osztály (A–G)	D	D	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	189,80	189,80	189,80
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,52	0,52	0,52
Biztonság			
Akusztikus ajtóriasztás	•	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–	–	–
Műszaki adatok			
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó	rögzített ajtó	rögzített ajtó
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	26	26	26
Teljes hasznos űrtartalom (l)	213	213	213
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	9	9	9
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	12,00	12,00	12,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	33	33	33

Beépíthető fagyasztószekrények, 72 cm




Típus	FNS 7040 B
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Változtatható nyitási irány	•
Design	
Fagyasztózóna megvilágítása	–
IceMaker világítása	–
Kezelési kényelem	
NoFrost	•
SoftClose	•
Mylce: jégkocka (víztartály)	–
Vezérlés	
Kezelési koncepció	SensorTouch
SuperFrost	•
Sabbat üzemmód	•
Fagyasztószekrény/-zóna	
Fagyasztófiókok száma	3
ebből Ice&PizzaBox	–
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	B
Éves energiafogyasztás (kWh)	94,09
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,25
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–
Műszaki adatok	
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	559 x 712 x 546
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	14
Teljes hasznos űrtartalom (l)	65
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	10
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	8,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	33

Beépíthető fagyasztószekrények (aláépített), 82 cm



Típus	FNUS 7040 D
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Változtatható nyitási irány	•
Design	
Fagyasztózóna megvilágítása	LED
IceMaker világítása	–
Kezelési kényelem	
NoFrost	•
SoftClose	•
MyIce: jégkocka (víztartály)	–
Vezérlés	
Kezelési koncepció	FreshTouch
SuperFrost	•
Sabbat üzemmód	•
Fagyasztószekrény/-zóna	
Fagyasztófiókok száma	3
ebből Ice&PizzaBox	–
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	–
Éves energiafogyasztás (kWh)	–
Napi energiafogyasztás (kWh)	–
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–
Műszaki adatok	
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	597 x 818 x 550
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Teljes hasznos űrtartalom (l)	74
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	12
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	–
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	–

Beépíthető hűtő-fagyasztók, 194 cm




Típus	KFN 7833 D	KFN 7844 C
Kialakítás		
Integrált beépíthető készülék	•	•
Változtatható nyitási irány	•	•
Design		
Fagyasztózóna megvilágítása	–	–
Kezelési kényelem		
Belső ajtó finombeállítása	–	–
ComfortClean	•	•
DynaCool	•	•
NoFrost	•	•
DuplexCool	•	•
SoftClose	–	•
SelfClose	–	–
IceMaker: jégkocka (csatl.)	–	–
Mylce: jégkocka (víztartály)	–	–
Vezérlés		
Kezelési koncepció	SensorTouch	SensorTouch
Kikapcsolható hűtőrész	Igen	Igen
Szuperhűtés	•	•
SuperFrost	•	•
Hőmérsékletzónák száma	2	3
Hűtőszekrény/-zóna		
Rakodópolek száma	5	4
Palacktároló krómzott fémből	•	•
VeggieBoxok száma	–	–
Frissentartó fiókok száma	1	2
Száraz hátfal	–	CleanSteel
CompactCase	–	–
FlexiTray	–	–
Fagyasztószekrény/-zóna		
Fagyasztófiókok száma	3	3
Hatékonyág és fenntarthatóság		
Energiahatékonysági osztály (A–G)	D	C
Éves energiafogyasztás (kWh)	180,31	162,06
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,49	0,44
Biztonság		
Akusztikus ajtóriasztás	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–	–
Műszaki adatok		
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	541 x 1938 x 545	559 x 1938 x 546
Rögzítéstechnika	zsanéros hűtőajtó	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelöláp max. tömege (kg)	18	18
Fagyasztórész-ajtóelöláp max. tömege (kg)	12	12
Hűtőzóna (l)	215	204
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	–	71
4 csillagos fagyasztózóna (l)	70	70
Teljes hasznos űrtartalom (l)	284	273
Tárolási idő üzembiztos esetben (óra)	9	9
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	6,00	6,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	33	33

Beépíthető hűtő-fagyasztók, 178,5 cm



Típus	KDN 7724 E Active	KFN 7734 C	KFN 7764 C	KFN 7774 C
Kialakítás				
Integrált beépíthető készülék	•	•	•	•
Változtatható nyitási irány	•	•	•	•
Design				
Fagyasztózóna megvilágítása	–	–	LED	LED
Kezelési kényelem				
Belső ajtó finombeállítás	–	–	•	•
ComfortClean	–	•	•	•
DynaCool	–	•	•	•
NoFrost	•	•	•	•
DuplexCool	•	•	•	•
SoftClose	–	•	•	•
SelfClose	–	–	–	–
IceMaker: jégkocka (csatl.)	–	–	–	–
Mylce: jégkocka (víztartály)	–	–	–	–
Vezérlés				
Kezelési koncepció	EasyControl	SensorTouch	FreshTouch	FreshTouch
Kikapcsolható hűtőrész	Nem	Igen	Igen	Igen
Szuperhűtés	•	•	•	•
SuperFrost	•	•	•	•
Hőmérsékletzónák száma	2	2	2	3
Hűtőszekrény/-zóna				
Rakodópolek száma	4	5	5	4
Palacktároló krómzott fémből	•	–	–	–
VeggieBoxok száma	–	–	–	–
Frissentartó fiókok száma	2	1	1	2
Száraz hátfal	–	–	CleanSteel	CleanSteel
CompactCase	–	–	–	–
FlexiTray	–	–	–	–
Fagyasztószekrény/-zóna				
Fagyasztófiókok száma	3	3	3	3
Hatékonyág és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály (A–G)	E	C	C	C
Éves energiafogyasztás (kWh)	233,97	145,27	145,27	165,35
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,64	0,39	0,39	0,45
Biztonság				
Akusztiikus ajtóriasztás	•	•	•	•
Akusztiikus hőmérséklet-riasztás	–	–	–	–
Műszaki adatok				
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	541 x 1772 x 548	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó	rögzített ajtó	rögzített ajtó	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelölapon max. tömege (kg)	15	18	18	18
Fagyasztórész-ajtóelölapon max. tömege (kg)	15	12	12	12
Hűtőzóna (l)	184	183	184	175
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	–	–	–	71
4 csillagos fagyasztózóna (l)	76	70	70	70
Teljes hasznos űrtartalom (l)	260	253	254	245
Tárolási idő üzemenzavar esetén (óra)	9	9	9	9
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	4,00	6,00	6,00	6,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	35	33	33	33

Beépíthető hűtő-fagyasztók, 178,5 cm



Típus	KFN 7785 C	KFN 7795 C
Kialakítás		
Integrált beépíthető készülék	•	•
Változtatható nyitási irány	•	•
Design		
Fagyasztózóna megvilágítása	LED	LED
Kezelési kényelem		
Belső ajtó finombeállítása	•	•
ComfortClean	•	•
DynaCool	•	•
NoFrost	•	•
DuplexCool	•	•
SoftClose	•	•
SelfClose	–	–
IceMaker: jégkocka (csatl.)	–	•
Mylce: jégkocka (víztartály)	•	–
Vezérlés		
Kezelési koncepció	FreshTouch	FreshTouch
Kikapcsolható hűtőrész	Igen	Igen
Szuperhűtés	•	•
SuperFrost	•	•
Hőmérsékletzónák száma	2	3
Hűtőszekrény/-zóna		
Rakodópolek száma	4	4
Palacktároló krómazott fémből	–	–
VeggieBoxok száma	–	–
Frissentartó fiókok száma	1	2
Száraz hátfal	CleanSteel	CleanSteel
CompactCase	–	–
FlexiTray	•	•
Fagyasztószekrény/-zóna		
Fagyasztófiókok száma	3	3
Hatékonyság és fenntarthatóság		
Energiahatékonysági osztály (A–G)	C	C
Éves energiafogyasztás (kWh)	146,00	166,08
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,40	0,45
Biztonság		
Akusztikus ajtóriasztás	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–	–
Műszaki adatok		
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlapp max. tömege (kg)	18	18
Fagyasztórész-ajtóelőlapp max. tömege (kg)	12	12
Hűtőzóna (l)	184	175
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	–	71
4 csillagos fagyasztózóna (l)	71	71
Teljes hasznos űrtartalom (l)	255	246
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	9	9
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	6,00	6,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	33	33

Beépíthető hűtőszekrények, 178,5 cm



Típus	K 7737 D	K 7778 C	K 7798 C L	K 7798 C R
Kialakítás				
Integrált beépíthető készülék	•	•	•	•
Változtatható nyitási irány	•	•	–	–
Kezelési kényelem				
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•	•	•
Belső ajtó finombeállítása	–	•	•	•
ComfortClean	•	•	•	•
DynaCool	•	•	•	•
ComfortSize	•	•	•	•
SoftClose	•	•	•	•
SelfClose	–	–	–	–
Vezérlés				
Kezelési koncepció	SensorTouch	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
Szuperhűtés	•	•	•	•
Hőmérsékletzónák száma	1	3	3	3
Sabbat üzemmód	•	•	•	•
Hűtőszekrény/-zóna				
Rakodópolek száma	7	5	4	4
Palacktartó krómzott fémből	•	–	•	•
VeggieBoxok száma	–	–	–	–
Frissentartó fiókok száma	2	3	3	3
Kivehető palacktartó	–	–	–	–
CompactCase	–	–	•	•
FlexiTray	–	–	•	•
Hatékonyság és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály (A–G)	D	C	C	C
Éves energiafogyasztás (kWh)	91,62	131,04	130,67	130,67
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,25	0,35	0,35	0,35
Biztonság				
Akusztikus ajtóriasztás	•	•	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–	–	–	–
Műszaki adatok				
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó	rögzített ajtó	rögzített ajtó	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelölapon max. tömege (kg)	26	26	26	26
Hűtőzóna (l)	309	250	250	250
ezen közül PerfectFresh zóna (l)	–	98	98	98
4 csillagos fagyasztó zóna (l)	–	27	27	27
Teljes hasznos űrtartalom (l)	308	276	276	276
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	–	14	14	14
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	–	2,00	2,00	2,00


Beépíthető hűtőszekrények, 88 cm



A G E	35 dB	VeggieBox	A G D	35 dB	DailyFresh
LED			LED		ComfortFrost

Típus	K 7115 E	K 7118 D
Kialakítás		
Integrált beépíthető készülék	•	•
Változtatható nyitási irány	•	•
Kezelési kényelem		
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	–	–
Belső ajtó finombeállítása	–	–
ComfortClean	–	–
DynaCool	–	–
ComfortSize	–	–
SoftClose	–	•
SelfClose	–	–
Vezérlés		
Kezelési koncepció	EasyControl	EasyControl
Szuperhűtés	•	•
Hőmérsékletzónák száma	1	2
Sabbat üzemmód	–	–
Hűtőszekrény/-zóna		
Rakodópolek száma	3	2
Palacktartó krómzott fémből	–	–
VeggieBoxok száma	–	–
Frissentartó fiókok száma	–	1
Kivehető palacktartó	–	–
CompactCase	–	–
FlexiTray	–	–
Hatékonyág és fenntarthatóság		
Energiahatékonysági osztály (A–G)	E	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	92,00	115,00
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,25	0,31
Biztonság		
Akusztikus ajtóriasztás	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–	–
Műszaki adatok		
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	541 x 874 x 548	558 x 874 x 548
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelölapon max. tömege (kg)	19	19
Hűtőzóna (l)	136	104
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	–	–
4 csillagos fagyasztó zóna (l)	–	15
Teljes hasznos űrtartalom (l)	136	119
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	–	11
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	–	3,00

Beépíthető hűtőszekrények (aláépített), 82 cm



Típus	KU 7016 D
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Aláépíthető beépíthető készülék	•
Változtatható nyitási irány	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Belső ajtó finombeállítása	–
ComfortClean	•
DynaCool	–
ComfortSize	–
SoftClose	–
SelfClose	–
Vezérlés	
Kezelési koncepció	EasyControl
Szuperhűtés	•
Hőmérsékletzónák száma	2
Sabbat üzemmód	•
Hűtőszekrény/-zóna	
Rakodópolek száma	2
Palacktartó krómozott fémből	–
VeggieBoxok száma	–
Frissentartó fiókok száma	–
Kivehető palacktartó	–
CompactCase	–
FlexiTray	–
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiatahatékonyági osztály (A–G)	–
Éves energiafogyasztás (kWh)	–
Napi energiafogyasztás (kWh)	–
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–
Műszaki adatok	
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	597 x 818 x 550
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelölapon max. tömege (kg)	10
Hűtőzóna (l)	–
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	–
4 csillagos fagyasztó zóna (l)	–
Teljes hasznos űrtartalom (l)	106
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	9
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	–

Milyen típusú készüléket szeretne?

A Miele szabadonálló hűtő-/fagyasztószekrények modelljei és méretei

Készülékválaszték



Hűtőszekrények

Mérettartomány



187 cm magas, 60 cm széles



Hűtő-fagyasztók



140-187, > 187 cm magas, 60 cm széles



Fagyasztószekrények



100-187 cm magas, 60 cm széles

A Miele különösen nagyvonalú belső térrel rendelkező szabadonálló készülékei lényegesen több helyet és kényelmet kínálnak az élelmiszerek tárolásához.



XL-belső tér

Több hely a nagyméretű áru számára. A hűtőszekrény nagyobb használható mélysége elegendő helyet biztosít a nagy és terjedelmes áru számára; akár egy étellel teli sütőforma is hűthető a hűtőszekrényben, amíg el nem jön az ideje, hogy a sütőbe helyezzük a sütéshez.



XXL méretű doboz







Több hely a fagyasztott élelmiszerek számára. Az extra magas fagyasztófiók észrevehetően nagyobb térfogatot kínál. Ez több teret és nagyobb rugalmasságot biztosít a fagyasztott élelmiszerek számára.

Milyen külső designt szeretne?

A Miele szabadonálló hűtőszekrények tökéletes integrálása az ön konyhai környezetébe

Tökéletes integráció



-  **Grafitzürke**
-  **Briliánsfehér***
-  Blackboard edition
-  BlackSteel
-  CleanSteel front
-  Nemesacél hatás

Milyen fogantyút szeretne?

A Miele szabadonálló készülékeinek nyitási koncepciói

A Miele nyitási koncepciói figyelembe veszik a tervezésre és a kényelemre vonatkozó egyedi vásárlói igényeket. Rejtett fogantyú-mélyedés vagy elegáns fogantyú? Ajtónyitási segédvel vagy anélkül? Az ön választása!



Click2open

A Click2open segítségével a készülék különösen egyszerűen és elegánsan nyitható ki. A Click2open diszkréten eltűnik az ajtó oldalfalában, így több helyet biztosít a külső designnak.



EasyOpen ajtónyitás

Az elegáns fogantyú egy nyitást segítő emelőkarral rendelkezik. Az ajtó nagyon könnyen kinyitható.



EasyHandle

A kiváló minőségű, elegáns fogantyú hangsúlyozza a Miele prémium megjelenését, és az előlről nyitás klasszikus módját kínálja.



SideOpen

Modelltől függően az ajtó oldalfala rövid vagy hosszú fogantyú-mélyedéssel rendelkezik. A fogantyú nélküli, lineáris design tökéletesen beleolvad a különböző konyhai környezetekbe.



FrontOpen

A 85 cm magas hűtőszekrények és fagyasztószekrények vízszintes fogantyú-mélyedéssel ellátott készülékfronttal rendelkeznek. Amellett, hogy a fogantyú nélküli készülékfront designja kiváló minőségű, a fogantyú-mélyedés is nagyon könnyen tisztítható.

Milyen kezelőfelületet részesít előnyben?

Kezelőfelületek – Miele szabadonálló hűtő-/fagyasztószekrények

Kezelőfelületek

A Miele kezelőfelületeit rendkívül egyszerű használni. Minden készülék a legmodernebb kezelőelemekkel rendelkezik, amelyek tökéletesen kombinálják a funkciót és a designt.

FreshTouch kezelőgombok

A FreshTouch egy színes TFT-kijelzőn alapul érintésfunkciókkal, és nem igényel további kezelőgombokat. A központi kezelőfelületen keresztül minden kijelző és funkció könnyen kiválasztható, és egyetlen érintéssel beállítható.



SensorTouch kezelőgombok

A SensorTouch kezelőgombok egy LCD-kijelzőn alapulnak. A felhasználó érintéssel és a kijelzőtől jobbra található három érintőgombbal intuitív módon tud navigálni a különböző menük között.



EasyControl

Könnyen kiválasztható: az érintőgombok átváltásával egyszerűen választhat ki további opciókat. A modelltől függően az EasyControl beállítja a hűtőtér, a fagyasztótér vagy mindkettő hőmérsékletét.





Milyen frissentartó rendszert szeretne? Tiszta élvezet és természetes íz

PerfectFresh Pro

Az élelmiszerek akár ötször tovább maradnak frissek. Az automatikusan szabályozott, 0 és +3° C közötti hőmérséklet-tartományban a hús, a hal és sokféle tejtermék akár háromszor tovább marad friss. A gyümölcsök és a zöldségek akár ötször tovább megőrzik frissességüket – köszönhetően a fiók optimalizált, állítható páratartalmának. Ezenkívül egy erős LED-világítás is beépítésre került, hogy tökéletes áttekintést kaphasson az ételekről.

PerfectFresh

A PerfectFresh segítségével az élelmiszerek akár háromszor tovább maradnak frissek. A 0 és +3 °C közötti hőmérséklet-tartomány ideális feltételeket biztosít ahhoz, hogy a hús, a hal és számos tejtermék lényegesen hosszabb ideig tárolható legyen. Az állítható páratartalmú rekeszben a gyümölcsök és a zöldségek ideális körülmények között tárolhatók. A létfontosságú tápanyagok, az íz és a textúra hosszú ideig megmaradnak – az észrevehetően frissebb ételekért.

DailyFresh

A hűtőszekrény tágas fiókaiban sok friss étel számára van hely. A fiók állítható nyílásai biztosítják a páratartalom hatékony megtartását. Ennek eredményeként a gyümölcsök és a zöldségek észrevehetően tovább maradnak frissek és ropogósak.

Milyen fagyasztórendszert szeretne? Hosszú tárolási időtartamok a nagyobb kényelemért

NoFrost

A NoFrost rendszerrel soha többé nem kell leolvasztania Miele hűtőszekrényét. A légkeringtetéses hűtés egyenletesen osztja el a hideg, száraz levegőt, így nem tud jég képződni a belső térben. Ezenkívül nem rakódik le a jég a fagyasztott élelmiszereire, és mivel a fiókok belsőjében nincsenek jéggrétegek, a fiókok mindig könnyen nyithatók és zárhatók. A NoFrost maximális kényelmet biztosít az ételek fagyasztásához, és megkíméli önnek a leolvasztással járó nyűgöt – örökre.

ComfortFrost

A ComfortFrost funkcióval a fagyasztószekrényt sokkal ritkábban kell leolvasztania. A jég sokkal lassabban képződik a készülék belsejében. Ez megkíméli önt a gyakori leolvasztás problémájától.

DuplexCool

A hűtőszekrény és a fagyasztótér különálló levegőkörökkel rendelkezik, amely mindkettőben optimális klímát biztosít. Ráadásul a két terület között nincs légcseré. Ez megakadályozza, hogy az olyan élelmiszerek szaga, mint a hal, a hagyma vagy a sajt, átterjedjen a fagyasztószekrényben lévő más élelmiszerekre. A DuplexCool a legbiztonságosabb tárolási körülményeket biztosítja élelmiszerei számára a hűtő-fagyasztó készülékekben.



△ Pull

△△△ Push

Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele szabadonálló hűtő-/fagyasztószekek tulajdonságai*

PerfectFresh Active

A Miele új innovációja az ételek frissen tartására! A készülék 90 percenként és minden ajtónyitáskor finom vízpermetet juttat a PerfectFresh Active fiókba. Ez egy finom nedvességréteget hoz létre az élelmiszereken, és folyamatosan tökéletesen tartja a levegő páratartalmát – függetlenül attól, hogy mennyire van tele a hűtőszekrény. Ennek eredményeként a Miele PerfectFresh Active frissentartó rendszere megteremti a tökéletes tárolási feltételeket a hűtőszekrényben.



Freeze&Cool

Új lehetőségek: használja a fagyasztót hűtőszekrényként, hogy még több tárolóhelye legyen.



Exkluzív a Mielétől Flexilight 2.0

Teljesen tükröződésmentes: a maximális rugalmasság érdekében a megvilágított polcok személyre szabottan helyezhetők el a hűtőszekrényben.



FlexiBoard

Különösen rugalmas: a FlexiBoard helyet teremt a magas edények számára, és megőrzi a tárolóhelyet a hátsó részben.



Exkluzív a Mielétől Az ajtó belsejének finombeállítás

Állítható: a lehető legjobb helykihasználás érdekében az ajtó belsejében a polcok helyzete állítható.



Click2open

Egyszerűen kinyitható: még a fogantyú nélküli készülékek is könnyedén kinyithatók az emelőknak köszönhetően.

* modelltől függően

Mit jelentenek az ikonok?

A Miele szabadonálló hűtőszekrények ikonjainak áttekintése



Energihatékonyság

A-tól G-ig terjedő energiahatékonysági osztályok feltüntetve. A Miele legjobb besorolása a szabadonálló hűtőszekrényekre az A.



Hangkibocsátás

Megadja a pontos hangkibocsátást decibelben (dB).



Frissentartó rendszer

Optimális tárolás aktív párasítással – akár ötször hosszabb ideig tartó frissesség, még akkor is, ha csak részben van feltöltve.



Professzionális tárolás – az élelmiszer akár ötször tovább marad friss.



Tágas fiók állítható páratartalommal a frissebb gyümölcsökért és zöldségekért.



Tágas fiók a friss gyümölcsökért és zöldségekért.



Freeze&Cool

A fagyasztótér hőmérséklet-tartománya -26 °C és $+14\text{ °C}$ között lépésenként állítható be. A hűtőteret és a fagyasztóteret külön lehet kikapcsolni.



Világítás

Egyénileg állítható üvegpolec-megvilágítás az optimális fényviszonyokért a FlexiLight 2.0-nak köszönhetően.



A belső szekrény karbantartásmentes, energiatakarékos és kiváló megvilágítása.



MyIce

Az automatikus IceMaker beépített víztartállyal akár napi 100 jégkocka elkészítéséhez.



Fagyasztó rendszer

A légkeringtetéses hűtésnek köszönhetően nincs szükség leolvasztásra.




Kevesebb leolvasztás, mivel a jég sokkal lassabban képződik.

Szabadonálló fagyasztószekrények




Típus	FNS 4382 D	FNS 4782 D	FNS 4882 D
Kialakítás			
Változtatható nyitási irány	•	•	•
Design			
Burkolat színe	ezüst	ezüst	ezüst
Fagyasztózóna megvilágítása	–	–	LED
Kezelési kényelem			
NoFrost	•	•	•
ComfortFrost	–	–	–
VarioRoom	•	•	•
SoftClose	–	•	•
Vezérlés			
Kezelési koncepció	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperFrost	•	•	•
Sabbat üzemmód	•	•	•
Fagyasztószekrény/-zóna			
Fagyasztófiókok száma	7	7	7
Hatékonyság és fenntarthatóság			
Energhatékonyági osztály (A–G)	D	D	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	199,00	199,00	199,00
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,54	0,54	0,54
Biztonság			
Akusztikus ajtóriasztás	•	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–	–	–
Műszaki adatok			
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	597 x 1855 x 675	597 x 1855 x 682	600 x 1855 x 675
Teljes hasznos űrtartalom (l)	277	277	278
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	16	16	16
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	18,00	18,00	18,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	36	36	34
Nemesacél hatás	•	–	–
Matt obszidiánfekete	–	•	–
CleanSteel nemesacél	–	–	•

Szabadonálló hűtő-fagyasztók



Típus	KFN 4795 CD	KFN 4898 AD
Kialakítás		
Változtatható nyitási irány	•	•
Design		
Burkolat színe	ezüst	ezüst
Fagyasztózóna megvilágítása	–	LED
Kezelési kényelem		
Frissentartó rendszer	–	–
Freeze&Cool (Fagyasztás és hűtés)	–	•
ComfortClean	•	•
DynaCool	•	•
NoFrost	•	•
DuplexCool	•	•
XL belső tér	•	•
SoftClose	•	•
SelfClose	–	–
Mylce: jégkocka (víztartály)	–	–
Vezérlés		
Kezelési koncepció	SensorTouch	FreshTouch
Kikapcsolható hűtőrész	Igen	Igen
Szuperhűtés	•	•
SuperFrost	•	•
Hőmérsékletzónák száma	2	3
Hűtőszekrény/-zóna		
Rakodópolek száma	5	4
Palacktároló krómzott fémből	•	•
VeggieBoxok száma	–	–
Frissentartó fiókok száma	1	2
Száraz hátfal	–	CleanSteel
CompactCase	–	–
Fagyasztószekrény/-zóna		
Fagyasztófiókok száma	3	3
Hatékonyság és fenntarthatóság		
Energiahatékonysági osztály (A–G)	C	A
Éves energiafogyasztás (kWh)	162,06	115,34
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,44	0,31
Biztonság		
Akusztikus ajtóriasztás	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–	–
Műszaki adatok		
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	597 x 2015 x 682	600 x 2015 x 682
Hűtőzóna (l)	268	259
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	–	99
4 csillagos fagyasztózóna (l)	103	103
Teljes hasznos űrtartalom (l)	371	362
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	20	24
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	10,00	10,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	35	33
Blackboard Edition	•	–
Briliánsfehér üveg	–	•
Grafitszürke üveg	–	•

Szabadonálló hűtőszekrények



Típus	KS 4383 DD	KS 4783 DD
Kialakítás		
Változtatható nyitási irány	•	•
Design		
Burkolat színe	ezüst	ezüst
Kezelési kényelem		
Belső ajtó finombeállítása	–	–
ComfortClean	•	•
DynaCool	•	•
XL belső tér	•	•
SoftClose	–	•
SelfClose	–	–
Vezérlés		
Kezelési koncepció	SensorTouch	SensorTouch
Szuperhűtés	•	•
Hőmérsékletzónák száma	1	1
Hűtőszekrény/-zóna		
Rakodópolek száma	7	6
Palacktartó krómzott fémből	–	•
VeggieBoxok száma	–	–
Frissentartó fiókok száma	2	2
Kivehető palacktartó	–	–
CompactCase	–	–
Hatékonyág és fenntarthatóság		
Energiahatékonysági osztály (A–G)	D	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	98,00	98,00
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,26	0,26
Biztonság		
Akusztikus ajtóriasztás	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–	–
Műszaki adatok		
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	597 x 1855 x 675	597 x 1855 x 682
Rögzítéstechnika	–	–
Hűtőzóna (l)	399	399
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	–	–
4 csillagos fagyasztó zóna (l)	–	–
Teljes hasznos űrtartalom (l)	399	399
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	–	–
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	–	–
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	36	35
Nemesacél hatás	•	–
Matt obszidiánfekete	–	•

Miele MasterCool

Csúcskategóriás design és technológia nagy léptékben



Lenyűgöző megjelenés

A MasterCool hűtőszekrények lenyűgöző megjelenése képet ad arról, hogy milyen precizitással és odaadással választották ki és munkálták meg az anyagokat. Az utánozhatatlan megjelenés tükrözi, hogy mennyi figyelmet szenteltünk a részleteknek.



Prémium design

A belső szekrény egyedi speciális funkciói nem hagynak kívánnivalót maguk után. A vízszintes vonalak kiemelik a letisztult design-t. A belső tér időtlen designja támogatja a készülék tökéletes, tükröződésmentes megvilágítását.



Lenyűgöző világítás

A BrilliantLight új mércét állít fel MasterCool sorozatunkkal. A több LED-fénysáv tökéletesen világítja meg a készülék teljes belső terét, és tökéletes fényben jeleníti meg a hűtött árukat.



Felülmúlhatatlan minőség

A legmagasabb minőségű tökéletesség és precizitás. Ez a megfelelő anyagok kiválasztásával kezdődik. Kiváló minőségű üvegpolicok, karcálló műanyag és tömör alumínium keretek hozzák létre ezt a kiváló minőséget. A tudás és a tapasztalat a legjobb tanácsadók a csúcskategóriás termékek felé vezető úton.



GOLD
AWARD
2019



reddot design award
winner 2019

Kitüntetés design kategóriában: a Miele új MasterCool készülékei.



Maximális kényelem

A MasterCool hűtőszekrények minden egyes nap a legjobbat nyújtják a kényelem terén, mint például az élelmiszerek tárolásának ideális körülményei, a jég- és vízadagolás, a brilliant light koncepció és az egyszerű felhasználói felület. A MasterCool hűtőszekrények megfelelnek a mindennapi igényei által támasztott pontos követelményeknek.

Miele MasterCool

MasterFresh frissentartó rendszer – tiszta élvezet és természetes íz

DuplexCool Pro fagyasztórendszer – hosszú tárolási időtartamok a nagyobb kényelemért



MasterFresh

A friss élelmiszer a teljes, egészséges életmód alapja. A gyümölcsöt és a zöldséget ugyanolyan roppogósan és frissen szeretnénk elfogyasztani, mint amilyenek azok a vásárláskor voltak. De kinek van ideje minden nap friss hozzávalókat vásárolni?

Az élelmiszerek vásárláskori minősége mellett a megfelelő tárolási körülmények is fontosak. Ezek határozzák meg, hogy mennyire friss, ízletes és egészséges az étel, amikor előkészítjük a fagyasztásra.

A Miele MasterCool készülék fiókjai tökéletes klímát biztosítanak az élelmiszerek kíméletes tárolásához. Az innovatív MasterFresh funkciónak köszönhetően a hűtőszekrény hőmérséklete különösen alacsony, így hosszú ideig megőrizheti a vitaminokat és az ásványi anyagokat. A levegő páratartalma is tökéletesre van igazítva a gyümölcsök, zöldségek, tejtermékek, halak és húsok számára. Ez biztosítja, hogy az élelmiszerek akár háromszor tovább frissek maradjanak.



DuplexCool Pro

A hűtőszekrény és a fagyasztótér különálló hűtőkörökkel rendelkeznek, amelyek mindkettőben optimális klímát biztosítanak. Ráadásul a két terület között nincs légcserre. Ez megakadályozza, hogy a hűtőtérben az élelmiszerek kiszáradjanak, és hogy az olyan élelmiszerek szaga, mint például a hal, a hagyma vagy a sajt, átterjedjen a fagyasztótérben lévő más élelmiszerekre.

A DuplexCool funkción kívül a DuplexCool Pro két különálló kompresszorral – minden hűtőkörhöz egy-egy – biztosít maximális hűtést.

Ezért a DuplexCool Pro a professzionális megoldás, mivel a legbiztonságosabb tárolási körülményeket biztosítja élelmiszerei számára a hűtő-fagyasztó készülékekben.



Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele MasterCool tulajdonságai*

Push2open

Kényelmes és megbízható: a Miele MasterCool készüléke ajtajának kinyitásához elegendő egy finom nyomás a készülék frontján. Ez az egyedülálló mechanizmus maximális kényelmet biztosít – a további nyitáshoz egyszerűen húzza meg az ajtót, és vegye ki, amire csak szüksége van. A Push2open funkciónak köszönhetően a MasterCool készülékek diszkrét, minimalista designnal rendelkeznek, és bármely fogantyú nélküli konyhában síkba építhetők. Egy klasszikus designt részesít előnyben? A Push2open funkció a kezelőpanel segítségével egyszerűen átállítható a Pull2open funkcióra. Ebben az esetben az ajtó nem reagál a nyomásra – helyette húzza meg finoman a fogantyút, és az ajtó automatikusan kinyílik.



BrilliantLight

Lágy és vonzó: a kiváló minőségű LED-fénysávok tökéletes megvilágítást és gyönyörű hangulatvilágítást biztosítanak.



MasterFresh

Az élelmiszer akár háromszor tovább is friss marad: ideális tárolási hőmérséklet gyümölcsök, zöldségek, halak, húsok és tejtermékek számára.



IceMaker

Gyorsan elkészítve és tárolva: az IceMaker külön kezelőgombokkal rendelkezik, és naponta akár 150 jégkockát is el tud készíteni.



Jég-/vízadagoló

Tiszta luxus: egy gombnyomásra jeget és hűtött vizet kaphat az elülső jég-/vízadagolóból.



**Exkluzív
a Mielétől**

SommelierSet

Minden, amire poharak hűtéséhez, bor dekantálásához való előkészítéséhez és nyitott palackok tökéletes temperálásához szüksége van.

* modelltől függően

Mit jelentenek az ikonok?

A Miele MasterCool ikonjainak áttekintése **(borhűtő nélkül)**



Energihatékonyság

A-tól F-ig terjedő energiahatékonysági osztályok feltüntetve. A Miele legjobb besorolása a MasterCool termékekre az E.



Frissentartó rendszer

Professzionális tárolás – az élelmiszer akár háromszor tovább friss marad.



Világítás

A stílusos LED-ek teljes mértékben megvilágítják a készülék minden területét.



IceMaker

Jégekészítő frissvíz-csatlakozással akár napi 150 jégkocka gyors és egyszerű elkészítéséhez.



Jég-/vízadagoló

Egy gombnyomásra jéget és hűtött vizet kaphat a készülék elülső jég-/vízadagolójából.



Fagyasztó rendszer


Nincs szükség a készülék fáradtságos leolvasztására és tisztítására.



Ajtónyitási segéd


Ha enyhén megnyomja a készülék ajtaját, akkor aktiválja az automatikus nyitás funkciót.

Beépíthető fagyasztószekrények, XXL-MasterCool




Típus	F 2413 Vi	F 2813 Vi
Készülékkategória		
Fagyasztószekrény	•	•
Hűtőszekrény	–	–
Hűtő-fagyasztó kombináció	–	–
Kialakítás		
Integrált beépíthető készülék	•	•
Ajtó nyitási iránya	balra	balra
Design		
Fagyasztózóna megvilágítása	–	–
Kezelési kényelem		
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•
Frissentartó rendszer	–	–
DynaCool	–	–
NoFrost	–	•
DuplexCool Pro	–	–
SelfClose	–	–
IceMaker frissvíz-csatlakozással	•	•
Ice Water Dispenser (Jég-/vízadagoló)	–	–
Vezérlés		
Kezelési koncepció	MasterSensor	MasterSensor
SuperFrost	•	•
Hőmérsékletzónák száma	1	1
Sabbat üzemmód	•	•
Hűtőszekrény/-zóna		
Belső ajtókosarak – kicsi	1	1
Frissentartó fiókok száma	–	–
Belső ajtókosarak – nagy	3	3
Fagyasztószekrény/-zóna		
Rakodópalcok száma	2	3
Fagyasztófiókok száma	–	–
Hatékony és fenntarthatóság		
Energiatahatékonysági osztály (A–G)	E	E
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,60	0,79
Biztonság		
Akusztikus ajtóriasztás	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben	•	•
Műszaki adatok		
Súly (kg)	122,2	156,0
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó	rögzített ajtó
Fagyasztórész-ajtóelölapon max. tömege (kg)	59	28
Hűtőzóna (l)	–	–
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	–	–
4 csillagos fagyasztózóna (l)	240	445
Teljes hasznos űrtartalom (l)	240	–
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	10	10
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	16,00	23,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	42	42

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk, XXL-MasterCool



Típus	KF 2902 Vi
Készülékkategória	
Fagyasztószelekrény	–
Hűtőszelekrény	–
Hűtő-fagyasztó kombináció	•
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Design	
Fagyasztózóna megvilágítása	–
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Frissentartó rendszer	MasterFresh
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SelfClose	•
IceMaker frissvíz-csatlakozással	•
Ice Water Dispenser (Jég-/vízadagoló)	–
Vezérlés	
Kezelési koncepció	MasterSensor
SuperFrost	•
Hőmérsékletzónák száma	2
Sabbat üzemmód	•
Hűtőszelekrény/-zóna	
Belső ajtókosarak – kicsi	–
Frissentartó fiókok száma	2
Belső ajtókosarak – nagy	–
Fagyasztószelekrény/-zóna	
Rakodópalcok száma	–
Fagyasztófiókok száma	–
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	E
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,89
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben	•
Műszaki adatok	
Súly (kg)	196,4
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlapp max. tömege (kg)	40
Fagyasztórész-ajtóelőlapp max. tömege (kg)	10
Hűtőzóna (l)	389
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	34
4 csillagos fagyasztózóna (l)	166
Teljes hasznos űrtartalom (l)	555
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	13
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	14,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	42

Beépíthető hűtőszekrények, XXL-MasterCool



Típus	K 2802 Vi
Készülékkategória	
Fagyasztószekrény	–
Hűtőszekrény	•
Hűtő-fagyasztó kombináció	–
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Design	
Fagyasztózóna megvilágítása	–
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Frissentartó rendszer	MasterFresh
DynaCool	•
NoFrost	–
DuplexCool Pro	–
SelfClose	•
IceMaker frissvíz-csatlakozással	–
Ice Water Dispenser (Jég-/vízadagoló)	–
Vezérlés	
Kezelési koncepció	MasterSensor
SuperFrost	–
Hőmérsékletzónák száma	2
Sabbat üzemmód	•
Hűtőszekrény/-zóna	
Belső ajtókosarak – kicsi	–
Frissentartó fiókok száma	2
Belső ajtókosarak – nagy	–
Fagyasztószekrény/-zóna	
Rakodópalcok száma	–
Fagyasztófiókok száma	–
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	E
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,45
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben	•
Műszaki adatok	
Súly (kg)	155,5
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőréssz-ajtóelölap max. tömege (kg)	27
Fagyasztórész-ajtóelölap max. tömege (kg)	–
Hűtőzóna (l)	467
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	69
4 csillagos fagyasztózóna (l)	–
Teljes hasznos űrtartalom (l)	467
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	–
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	–
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	40

Mit jelentenek az ikonok?

A Miele MasterCool ikonjainak áttekintése **(borhűtővel)**



Energiahatékonyság

A-tól F-ig terjedő energiahatékonysági osztályok feltüntetve. A Miele legjobb besorolása a MasterCool termékekre az E.



Világítás

A stílusos LED-ek teljes mértékben megvilágítják a készülék minden területét.



SommelierSet

Lehetővé teszi a professzionális dekantálást, hűtött poharakat és borsüvegeket biztosít felszolgálati hőmérsékleten, még a felbontás után is.



Tárolófelületek

Minden palacknak biztos tartás egyénileg állítható támasztékokkal.



Ajtónyitási segéd

Ha enyhén megnyomja a készülék ajtaját, akkor aktiválja az automatikus nyitás funkciót.

XXL-MasterCool



Típus	KWT 2672 ViS
Készülékkategória	
Bortemperáló hűtő	•
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	balra
Változtatható nyitási irány	•
Kezelési kényelem	
DynaCool	•
Push2open	•
MaxLoad zsanér	•
FlexiFrame	•
FlexiFrame fa rostélyok száma	9
Rácsok anyaga	Bükk
SommelierSet	•
NoteBoard	•
Vezérlés	
Kezelési koncepció	MasterSensor
Hőmérsékletzónák száma	3
Sabbat üzemmód	•
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiataékonyági osztály (A-G)	G
Éves energiafogyasztás (kWh)	155,13
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,42
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	•
Műszaki adatok	
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	603 x 2127 x 610
Súly (kg)	147,0
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	73
Teljes hasznos űrtartalom (l)	370
Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak	91 palack
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	42



Ideális tárolási körülmények kedvenc borai számára

Miele borhűtők

Az igazi ínyencek számára a bor élvezete a bor kiválasztásával kezdődik. Annak biztosítása érdekében, hogy a bor kiváló íze a lehető legtovább megmaradjon, optimális körülmények között kell azt tárolnia otthonában. A Miele borhűtői ideális környezetet biztosítanak a legjobb borai minőségének hosszútávú megőrzéséhez.

Továbbá kiemelkedő rugalmasságot is kínálnak: az egyes zónák hőmérséklete pontosan beállítható, így a sokoldalú tárolási lehetőségeknek köszönhetően egyszerre többféle borosüveg tárolható ideális körülmények között. Praktikus kényelmi funkcióinkkal úgy prezentálhatja borait, ahogy csak szeretné, és ízlésének megfelelően alakíthatja a készülék belsejét.

A Miele borhűtőinek jellemzői olyan egyediek, mint az ön bora. A kivitelezési módok széles választékának és a kombinációs lehetőségeknek köszönhetően tökéletesen beilleszthetők konyhája vagy otthona designjába. Az olyan professzionális funkciók pedig, mint a SommelierSet vagy a PresenterFrame, igazán kiemelkedővé varázsolják borhűtője designját.

Milyen kezelőfelületet részesít előnyben?

A Miele borhűtők kezelőfelületei

Kezelőfelületek

A Miele kezelőfelületeit rendkívül egyszerű használni. Minden borhűtő a legmodernebb kezelőelemekkel rendelkezik, amelyek tökéletesen kombinálják a funkciót és a designt.

FreshTouch kezelőgombok

A FreshTouch egy színes TFT-kijelzőn alapul érintésfunkciókkal, és nem igényel további kezelőgombokat. A központi kezelőfelületen keresztül minden kijelző és funkció könnyen kiválasztható, és egyetlen érintéssel beállítható.



SensorTouch kezelőgombok

A SensorTouch kezelőgombok egy LCD-kijelzőn alapulnak. A felhasználó érintéssel és a kijelzőtől jobbra található három érintőgombbal intuitív módon tud navigálni a különböző menük között.



TouchControl panelek

(minden beépíthető és aláépíthető készülékhez)

A TouchControl panelek teljesen sima kezelőfelületet kínálnak érintőgombjaikkal és precíz digitális hőmérséklet-kijelzőikkel. Egy funkció kiválasztásához mindössze egyetlen érintésre van szükség.



MasterSensor kezelőfelület (csak MasterCool készülékek)

A MasterSensor kezelőfelület egy nagy felbontású TFT érintőkijelzőn alapul. A hőmérsékletet vagy a hangulatvilágítást egyetlen érintéssel állíthatja be. Kiválaszthatja, hogy az érintőkijelző háttérszíne fekete vagy fehér legyen.





Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele borhűtők tulajdonságai*

Exkluzív a Mielétől SommelierSet

Az exkluzív Miele SommelierSet mind poharak, mind borosüvegek számára helyet biztosít. Így hűtött poharakból szolgálhat fel vendégeinek pezsgőt vagy fehérbort. A borosüvegek felállítva tárolhatók, így még felbontott palackokból is élvezheti a tökéletesen temperált bort. A letörölhető szilikonbetéttel ellátott kivethető tálca különösen elegáns módja a borok tálalásának. A tartozékok dobozában kényelmesen tárolhatók a kis borászati tartozékok.




PresenterFrame

Funkcionális és elegáns: tároljon különféle speciális borokat stílusosan, ideális körülmények között.



Hőmérsékletzónák

Külön kezelőgombok: akár három különböző borfajta is tárolható egyszerre, különböző hőmérsékleteken.



Exkluzív a Mielétől FlexiFrame

Csak egy mozdulat: mozgassa az egyes támasztékokat, hogy könnyen tárolhassa a nagy borosüvegeket.



Exkluzív a Mielétől FlexiFrame Plus

Tökéletesen beállítható: a két irányba áthelyezhető támasztékoknak köszönhetően még Magnum palackok is tárolhatók.



NoteBoard

Egyedi címkézéshez: minden farostélyon van egy eltávolítható csík a palackok címkézéséhez.

* modelltől függően

Mit jelentenek az ikonok?

A Miele borhűtők ikonjainak áttekintése



Energihatékonyság

D-től G-ig terjedő energiahatékonysági osztályok feltüntetve. A Miele legjobb besorolása a borhűtőkre a D.



Hangkibocsátás

Megadja a pontos hangkibocsátást decibelben (dB).



Hőmérsékletzóna

Vannak olyan készülékeink, amelyek egy, két vagy három hőmérsékletzónával rendelkeznek. Ezekben egyedileg beállítható a hőmérséklet.



Világítás

A stílusos halogénvilágítás teljes mértékben megvilágítja a hűtőszekrény minden területét.



A belső szekrény karbantartásmentes, energiatakarékos és kiváló megvilágítása



Tárolófelületek

A két irányba áthelyezhető támasztékoknak köszönhetően még Magnum palackok is tárolhatók.



Minden palacknak biztos tartás egyénileg állítható támasztékokkal.



SommelierSet


Lehetővé teszi a professzionális dekantálást, hűtött poharakat és borsüvegeket biztosít felszolgálati hőmérsékleten, még a felbontás után is.



PresenterFrame


Különleges borok stílusos prezentálása és a felbontott palackok ideális tárolása.

Aláépíthető borhűtők




Típus	KWTUS 7074 F	KWTUS 7096 E
Kialakítás		
Szabadon álló készülék	–	–
Integrált beépíthető készülék	•	•
Aláépíthető beépíthető készülék	•	•
Változtatható nyitási irány	•	•
Design		
Burkolat színe	fekete	fekete
Színezett üvegajtó	–	–
Kezelési kényelem		
DynaCool	•	•
SoftClose	–	•
Rácsok száma	4	4
Rácsok anyaga	Bükkfa	Bükkfa
FlexiFrame rácsok száma	3	3
FlexiFrame Plus fa rostélyok száma	–	–
SommelierSet	–	–
Palackbemutató	–	–
3D-palackbemutató	–	–
Vezérlés		
Kezelési koncepció	FreshTouch	FreshTouch
Hőmérsékletzónák száma	–	–
Sabbat üzemmód	•	•
Hatékonyság és fenntarthatóság		
Energiahatékonysági osztály (A–G)	–	–
Éves energiafogyasztás (kWh)	–	–
Napi energiafogyasztás (kWh)	–	–
Biztonság		
Akusztikus ajtóriasztás	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	•	•
Műszaki adatok		
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	597 x 819 x 563	597 x 819 x 579
Rögzítéstechnika	–	–
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	–	–
Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak	32 palack	32 palack
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	–	–
Obszidiánfekete üveg	•	•

Beépíthető borhűtő, 178,5 cm




Típus	KWT 6722 iGS-1
Kialakítás	
Szabadon álló készülék	–
Integrált beépíthető készülék	•
Aláépíthető beépíthető készülék	–
Változtatható nyitási irány	•
Design	
Burkolat színe	–
Színezett üvegajtó	–
Kezelési kényelem	
DynaCool	•
SoftClose	•
Rácsok száma	8
Rácsok anyaga	Bükkfa
FlexiFrame rácsok száma	8
FlexiFrame Plus fa rostélyok száma	–
SommelierSet	•
Palackbemutató	–
3D-palackbemutató	•
Vezérlés	
Kezelési koncepció	TouchControl
Hőmérsékletzónák száma	–
Sabbat üzemmód	–
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	G
Éves energiafogyasztás (kWh)	165,00
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,45
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	•
Műszaki adatok	
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 1770 x 572
Rögzítéstechnika	–
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	–
Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak	83 palack
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	32
Üvegajtó	•

Beépíthető borhűtő, 45 cm



Típus	KWT 7112 iG
Kialakítás	
Szabadon álló készülék	–
Integrált beépíthető készülék	•
Aláépíthető beépíthető készülék	–
Változtatható nyitási irány	–
Design	
Burkolat színe	–
Színezett üvegajtó	–
Kezelési kényelem	
DynaCool	•
SoftClose	•
Rácsok száma	3
Rácsok anyaga	Bükkfa
FlexiFrame rácsok száma	–
FlexiFrame Plus fa rostélyok száma	2
SommelierSet	–
Palackbemutató	–
3D-palackbemutató	–
Vezérlés	
Kezelési koncepció	TouchControl
Hőmérsékletzónák száma	1
Sabbat üzemmód	–
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	G
Éves energiafogyasztás (kWh)	115,71
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,31
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	•
Műszaki adatok	
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 455 x 559
Rögzítéstechnika	–
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	–
Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak	18 palack
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	32
CleanSteel nemesacél üveg	–
Grafitszürke üveg	•
Obszidiánfekete üveg	•
Pearlbeige	•

Beépíthető borhűtő, 88 cm



Típus	KWT 6422 iG-1
Kialakítás	
Szabadon álló készülék	–
Integrált beépíthető készülék	•
Aláépíthető beépíthető készülék	–
Változtatható nyitási irány	•
Design	
Burkolat színe	–
Színezett üvegajtó	–
Kezelési kényelem	
DynaCool	•
SoftClose	•
Rácsok száma	2
Rácsok anyaga	Bükkfa
FlexiFrame rácsok száma	2
FlexiFrame Plus fa rostélyok száma	–
SommelierSet	–
Palackbemutató	–
3D-palackbemutató	•
Vezérlés	
Kezelési koncepció	TouchControl
Hőmérsékletzónák száma	–
Sabbat üzemmód	–
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	G
Éves energiafogyasztás (kWh)	143,00
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,39
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	•
Műszaki adatok	
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 906 x 572
Rögzítéstechnika	–
Hűtőréteg-ajtóelőlap max. tömege (kg)	–
Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak	33 palack
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	32
Grafitszürke üveg	•
Obszidiánfekete üveg	•
Pearlbeige	•

Szabadonálló borhűtők



A A G D	36 dB	2	A A G E	38 dB	1	A A G F	35 dB	3

Típus	KWNS 4784 DE	KWT 4584 E	KWT 4999 F
Kialakítás			
Szabadon álló készülék	•	•	•
Integrált beépíthető készülék	–	–	–
Aláépíthető beépíthető készülék	–	–	–
Változtatható nyitási irány	•	•	•
Design			
Burkolat színe	ezüst	fekete	BlackSteel
Színezett üvegajtó	–	–	–
Kezelési kényelem			
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•	•
DynaCool	–	–	–
SoftClose	•	–	•
Rácsok száma	4	5	9
Rácsok anyaga	Bükkfa	Fém	Bükkfa
FlexiFrame rácsok száma	4	–	9
FlexiFrame Plus fa rostélyok száma	–	–	–
SommelierSet	–	–	•
Palackbemutató	–	–	•
3D-palackbemutató	–	–	–
Vezérlés			
Kezelési koncepció	FreshTouch	SensorTouch	FreshTouch
Hőmérsékletzónák száma	3	–	–
Sabbat üzemmód	•	•	•
Hatékonyág és fenntarthatóság			
Energiahatékonysági osztály (A–G)	D	E	F
Éves energiafogyasztás (kWh)	189,80	95,36	144,18
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,52	0,26	0,39
Biztonság			
Akusztikus ajtóriasztás	•	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	•	•	•
Műszaki adatok			
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	597 x 1854 x 679	597 x 1884 x 763	697 x 2013 x 764
Rögzítéstechnika	–	–	–
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	–	–	–
Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak	44 palack	229 palack	146 palack
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	36	38	35
CleanSteel nemesacél	•	–	–
Fekete	–	•	–
Obszidiánfekete üveg	–	–	•



Mosogatógépek



A mosogatás új dimenziója:

Automatikus adagolás a beépített PowerDisk segítségével.

Tökéletes adagolás – nincs felesleges mosószer

A tökéletes mosogatási eredményekért, és a környezet védelméért.

Miele PowerDisk

teljes egészében újrahasznosított műanyagból gyártva

Kiváló mosogatási eredmények –

a kizárólagosan fejlesztett porgranulátumnak köszönhetően

Hatékony a vírusok ellen –

a Miele mosogatógépek a vírusok²⁾ több mint 99,9%-át eltávolítják


Élvezze a maximális időmegtakarítást és a kiemelkedő mosogatási eredményeket a csúcskategóriás Miele AutoDos mosogatógépekkel.

Az AutoDos a beépített PowerDiskkel a világ első automatikus mosószer-adagoló rendszere. A porgranulátumot kifejezetten mosogatógéppel való használatra és automatikus adagoláshoz tervezték. Gyorsan feloldódik és tökéletes eredményeket érhetünk el vele, ami minden mosogatási ciklusban garantálja a szikrázóan tiszta edényeket.

A PowerDisknek köszönhetően a porgranulátum automatikusan adagolódik – a programtól függően, pontosan a megfelelő időpontban. Nem kell aggódnia a mosószer hozzáadása miatt, és az így felszabaduló időt más dolgokra fordíthatja. Megakadályozza azt is, hogy a szükségesnél több mosószer adagolódjon, és ezzel értékes erőforrásokat takarít meg. Egy PowerDisk átlagosan 20 programhoz elegendő¹⁾. Élvezze a Miele AutoDos által nyújtott szabadságot!

Exkluzív porgranulátum kifejezetten a Miele mosogatógépekhez fejlesztve a tökéletes mosogatási eredményekért

Az AutoDos adagolórendszerrel kombinálva a kifejezetten a mi mosogatógépeinkhez fejlesztett porgranulátum optimalizált adagolást és tökéletes tisztítási és szárítási eredményeket biztosít. Ez környezetbarát, fenntartható, erőforrásokat takarít meg, és megakadályozza a túlادagolást – csak a szükséges mennyiségű mosogatószer kerül felhasználásra. A PowerDisk tartályok alapanyaga 100%-ban újrahasznosított műanyag.



A kivételes higiéniai eredményekért járó tanúsítvány együtt jár a Miele AutoDos rendszerrel.

A vizsgálat kritériumainak részleteit a <https://www.miele.com/g7000-c> oldalon találja



Kivételes kényelem

Körülbelül egy hónapig nem kell azon aggódnia, hogy mosogatógépében van-e elegendő mosogatószer, amikor elindít egy programot, mivel a PowerDisk innovatív adagolási technológiája átlagosan 20 mosogatóprogramhoz elegendő porgranulátumot tartalmaz¹⁾. Ez egy újfajta szabadságot ad önnek.

Okosan hálózathoz kapcsolva

Miele@home rendszerünkkel kihasználhatja a Miele készülékeiben rejlő teljes potenciált, és még okosabbá teheti mindennapjait: a mosogatógép biztonságosan és kényelmesen hálózathoz kapcsolható, így még könnyebben használható, ön pedig részesülhet az általa kínált egyedülálló kényelemből. Eldöntheti, hogy aktiválja-e készülékét az Appon keresztül, vagy egyszerűen csak mosogatószerek és tartozékok rendelésére használja.

Szabadság minden tekintetben

A G 7000 generáció mosogatógépei maximális kezelési kényelmet kínálnak. Választhat, hogy az automatikus AutoDos adagolórendszert használja a beépített PowerDiskkel, vagy a hagyományos módon tablettákat, illetve port adagol az adagolókamrán keresztül. Ön dönti el, hogy mikor és melyik mosogatószert használja.

¹⁾ kb. 20 ciklus az ECO programban

²⁾ Az Integratív Higiéniai és Virologiai Intézet burkos és burk nélküli vírusoknak (pl. korona-, influenza- vagy norovírusoknak) a tesztelt Higiénia és Intenzív programban való eltávolításáról kiállított tanúsítványa szerint, ahol a vizsgálatot minden esetben PowerDisk/UltraTabs használatával végezték. A vizsgálat kritériumainak részleteit a www.miele.com/g7000-c oldalon találja.



Milyen típusú
készüléket
szeretne?

A Miele mosogatógépek
kivitelezési módjai

A Miele különféle kivitelezési módokkal kínálja mosogatógépeit az ön konyhájához.



Teljesen integrált mosogatógépek

A készülék teljes frontja vagy a konyhabútor előlapburkolata vagy a CleanSteel bevonattal rendelkező nemesacél Miele előlapburkolat mögött van elrejtve. Ez lehetővé teszi, hogy készüléke tökéletesen beilleszkedjen konyhája vagy otthona designjába.




Integrált mosogatógépek

A készülék frontja hozzáilleszthető konyhája beépített szekrény sorához – a teljesen egységes konyhadesign érdekében. Alternatívaként CleanSteel bevonattal rendelkező nemesacél előlapburkolatok is választhatók.



Szabadonálló mosogatógépek

A szabadonálló mosogatógépek strapabíró tetővel rendelkeznek, amely munkalapként használható. Mivel a készülék nincs beépítve, költözés esetén a tulajdonosok egyszerűen magukkal vihetik, és telepíthetik új konyhájukban.



Felső beépítés

Betöltés anélkül, hogy le kellene hajolnia:
az összes Miele beépíthető mosogatógép
telepíthető ergonomikus magasságban.

A maximális kényelem és a tökéletesen harmonikus design érdekében

A Miele mosogatógépek telepítési lehetőségeinek sokfélesége



Miele FrontFit

A Miele beépíthető mosogatógépek ergonomikus magasságban telepíthetők. A FrontFit technikának köszönhetően a Miele olyan speciális modelleket kínál, amelyek minimálisra csökkentik a készülék és a lábázat, vagy a szomszédos előlapburkolat közötti távolságot. Ez tökéletes egységet hoz létre. Az intelligens csúszómechanizmus nagyon kényelmessé teszi a kezelést.



Az egységes megjelenésért: az új Miele FrontFit technika minden telepítési szituációban tökéletes designt biztosít.



Fogantyú nélküli mosogatógépek Knock2open funkcióval

Érintse meg kétszer a készülék frontját, és a mosogatógép ajtaja automatikusan kinyílik – nem kell hozzá fogantyú.



Lábázatmentes konyhadesign

Egy még vonzóbb design: a FrontFit funkciónak köszönhetően a Miele mosogatógépek kombinálhatók a gyakorlatilag lábázatmentes konyhadesignnal.

Mekkora fülkeméret áll rendelkezésére a konyhájában?

Miele mosogatógép méretek

A Miele mosogatógépek különböző magasságokban és szélességekben kaphatók. Tökéletes megoldás a konyhája számára, minden alkalommal!



XXL mosogatógépek

(85 cm magas, 60 cm széles)

A Miele integrált és teljesen integrált mosogatógépei XXL modellként is elérhetők. 85 cm-nél alacsonyabb aláépítési magassággal rendelkező konyhákhoz alkalmasak. Ideális új konyhákhoz magasabb munkalappal.

A nagyobb rugalmasság és a jobb betöltési lehetőségek érdekében az XXL mosogatógépek akár 25%-kal nagyobb befogadóképességet kínálnak a felső kosárban, olyan mosogatnivaló esetén, mint például a legfeljebb 23 cm-es átmérőjű poharak, bögrék és tányérok.



Standard mosogatógépek

(81 cm magas, 60 cm széles)

A hagyományos háztartások többségében megtalálható szabványos fülkéhez, 81 cm-es alépítési magasságtól.



SlimLine mosogatógép a Mielétől

(81 cm magas, 45 cm széles)

45 cm-es mosogatógépeink egyenrangúak nagyobb testvéreikkel: a Miele SlimLine 45 cm széles mosogatógépei evőeszközfiókkal, alacsony energafogyasztással és rendkívül kényelmes kosárkialakítással is rendelkeznek. Ideális olyan háztartásokban, ahol a tér nem végtelen, de mégis szükség van mindarra, amit egy Miele mosogatógép kínál.



AutoDos

Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele mosogatógépek tulajdonságai

**Exkluzív
a Mielétől**

Kiváló tisztítórendszer

Nagyszerű eredmények: az AutoDos a beépített PowerDiskkel a világ első automatikus mosószert-adagoló rendszere¹⁾. A PowerDisk finomra hangolt rendszerrel alakítja a mosogatógépet és az exkluzív porgranulátumot, a mosogatószer pedig a kiválasztott programtól függően pontosan a megfelelő időben adagolja. Élvezze a szabadságot: a PowerDisk 20 mosogatóprogramhoz elegendő²⁾ anélkül, hogy fel kellene töltenie a tartályt. Továbbá a PowerDisk mindig a megfelelő mennyiségű porgranulátumot adagolja. Ez védi a pénztárcát és a környezetet is.



Energiatékony

Mindennek a középpontja a fenntarthatóság: sok Miele modell besorolása eléri a legmagasabb „A” energiatékonyági osztályt.



Alacsony zajszint

A Miele Silence csomaggal mosogatógépeink kiemelkedő eredményeket érnek el, és szinte hangtalanul működnek.



**Exkluzív
a Mielétől**

QuickPowerWash

Rövid program: a legjobb mosogatási eredmény normál szennyeződések esetén, 58 perc alatt.



Ellenőrzött higiénia

Higiéniailag tiszta: minden Miele mosogatógép megbízhatóan eltávolítja a vírusok³⁾ több mint 99,9%-át.



**Exkluzív
a Mielétől**

Miele@home

Tegye okosabbá életét: a Miele@home-nak köszönhetően okosan hálózatra kapcsolhatja háztartási készülékeit – hogy több lehetősége legyen.

* A funkciók modelltől függően változnak

¹⁾ Szabadalom: EP2850990, US9962062

²⁾ Az ECO programban

³⁾ Az Integratív Higiéniai és Virologiai Intézet burkos és burkol nélküli vírusoknak (pl. korona-, influenza- vagy norovírusoknak) a tesztelt Higiénia és Intenzív programban való eltávolításáról kiállított tanúsítványa szerint, ahol a vizsgálatot minden esetben PowerDisk/UltraTabs használatával végezték. A vizsgálat kritériumainak részleteit a www.miele.com/g7000-c oldalon találja.

Mit jelentenek az ikonok?

A Miele mosogatógépek ikonjainak áttekintése



Energihatékonyság

A-tól G-ig terjedő energiahatékonysági osztályok feltüntetve.



Hangkibocsátás

A legcsendesebb mosogatógép hangkibocsátása csak 38 dB az ExtraQuiet programban.



Evőeszközök tisztítása

A szabadalmaztatott 3D MultiFlex fiók¹⁾ tökéletes kényelmet biztosít a legmagasabb igényekhez. A magasság, a szélesség és a mélység tökéletesen be van állítva.



A szabadalmaztatott 3D evőeszköz-mosogatófiók²⁾ magassága, szélessége és mélysége állítható. Felhajtható túsorosszerű, vékony evőeszközökhöz a középső részben.



A szabadalmaztatott 3D evőeszköz-mosogatófiók³⁾ magassága, szélessége és mélysége állítható.



Minden evőeszköz külön van választva, az étellerakódások teljesen eltávolíthatók, és az evőeszközök tökéletesen megszáradnak.



Az evőeszközök is tökéletesen megtisztíthatók és védhetők a 45 cm széles mosogatógépben.



Az evőeszközösár bármely pozícióba beleillik az alsó kosár elülső túsorán.



AutoDos

A mosogatószer automatikus adagolása a tökéletes tisztítási eredményekért és a maximális kényelemért.



BrilliantLight

Négy nagy teljesítményű LED a belső szekrény tökéletes megvilágításáért.



Kezelőpanel koncepció

Gyors és egyszerű kezelés elhúzással az érintőkijelzőn.




Gyors és egyszerű kezelés elhúzással a teljesen integrált érintőkijelzőn.

¹⁾ Szabadalom: DE 102008062761 B3, EP 2433549 B1

²⁾ Szabadalom: DE 102008062761 B3, EP 2201887 B1


³⁾ Szabadalom: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

Integrált mosogatógépek, 45 cm




Típus	G 5540 SCi SL Active
Design	
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző
MultiLingua	–
Kényelem	
Hálózatra csatlakozás a Miele@home segítségével	–
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	–
Knock2open	–
Ajtózárás-rásegítés	–
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•
Funkcióellenőrző	akusztikus
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,1
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,70
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,45
Szabvány-terítékszám	9
EcoFeedback	–
EcoPower technológia	•
Féltöltet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
SensorDry	–
Aktív kondenzációs szárítás	–
BrilliantGlassCare	–
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
PowerWash	–
Higiénia	–
Tészta/paella	–
Gép tisztítása	–
Mosogatási opciók	
IntenseZone	–
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárialakítás	
Kosárialakítás	Comfort 45 cm
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	–
Gyerekszár	•
Üzembehelyezési zár	–
Műszaki adatok	
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Panel színe	
CleanSteel nemesacél	•

Integrált mosogatógépek, 60 cm




Típus	G 5110 SCi Active	G 5410 SCi Active Plus	G 7210 SCi	G 7600 SCi AutoDos
Design				
Panel kivitele	egyenes panel	egyenes panel	egyenes panel	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb	Softkeys
Kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző
MultiLingua	–	–	•	•
Kényelem				
Hálózatra csatlakozás a Miele@home segítségével	–	–	–	•
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	–	–	–	•
Knock2open	–	–	–	–
Ajtózárás-rásegítés	–	–	–	–
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•	•
Funkcióellenőrző	akusztikus, Kijelző	Kijelző	Kijelző	Kijelző
Hatékony és fenntarthatóság				
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,5	8,4	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,84	0,64	0,54	0,54
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,57	0,40	0,29	0,29
Szabvány-terítékszám	14	14	14	14
EcoFeedback	–	–	•	•
EcoPower technológia	•	•	•	•
Féltöltet	–	•	•	•
Eredményminőség				
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•	•
SensorDry	–	•	•	•
Aktív kondenzációs szárítás	–	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Mosogatóprogramok				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	–	–	•	•
Higiénia	–	–	–	•
Tészta/paella	–	–	–	–
Gép tisztítása	–	–	•	•
Mosogatási opciók				
IntenseZone	–	–	•	•
Expressz program	•	•	–	–
Extra tiszta	•	•	•	•
Extra száraz	•	•	•	•
Kosárkialakítás				
Kosárkialakítás	Comfort	Comfort	ExtraComfort	ExtraComfort
Biztonság				
Waterproof-rendszer	•	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	–	–	•	•
Gyerekszár	•	•	•	•
Üzembehelyezési zár	–	–	–	–
Műszaki adatok				
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70	1,70
Panel színe				
Briliánsfehér	•	–	–	–
CleanSteel nemesacél	–	•	•	•
Obszidiánfekete	–	–	–	–

Integrált mosogatógépek, 60 cm




Típus	G 7605 SCi XXL AutoDos	G 7930 SCi AutoDos
Design		
Panel kivitele	egyenes panel	döntött panel
Kezelési mód	Softkeys	Érintőképernyős kezelés
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző	M Touch S
MultiLingua	•	•
Kényelem		
Hálózatra csatlakozás a Miele@home segítségével	•	•
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	•	•
Knock2open	–	–
Ajtózárás-rásegítés	–	–
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•
Funkcióellenőrző	Kijelző	optikai és akusztikus
Hatékonyaság és fenntarthatóság		
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,54	0,54
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,29	0,29
Szabvány-terítékszám	14	14
EcoFeedback	•	•
EcoPower technológia	•	•
Féltöltet	•	•
Eredményminőség		
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•
SensorDry	•	•
Aktív kondenzációs szárítás	•	•
BrilliantGlassCare	•	•
Mosogatóprogramok		
QuickPowerWash	•	•
PowerWash	•	•
Higiénia	•	•
Tészta/paella	–	•
Gép tisztítása	•	•
Mosogatási opciók		
IntenseZone	•	•
Expressz program	–	–
Extra tiszta	•	•
Extra száraz	•	•
Kosárkialakítás		
Kosárkialakítás	ExtraComfort	MaxiComfort
Biztonság		
Waterproof-rendszer	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	•	•
Gyerekszár	•	•
Üzembehelyezési zár	–	–
Műszaki adatok		
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230
Biztosíték (A)	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70
Panel színe		
Briliánsfehér	–	–
CleanSteel nemesacél	•	–
Obszidiánfekete	–	•

Szabadonálló mosogatógépek, 45 cm



Típus	G 5540 SC SL Active
Design	
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző
MultiLingua	–
Kényelem	
Hálózatra csatlakozás a Miele@home segítségével	–
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	–
Knock2open	–
Ajtózárás-rásegítés	–
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•
Funkcióellenőrző	akusztikus
Hatékonyaság és fenntarthatóság	
Vízfogy. auto prog. (l) -tól	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,1
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,70
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,45
Szabvány-terítékszám	9
EcoFeedback	–
EcoPower technológia	•
Féltöltet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
SensorDry	–
Aktív kondenzációs szárítás	–
BrilliantGlassCare	–
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
PowerWash	–
Higiénia	–
Tészta/paella	–
Gép tisztítása	–
Mosogatási opciók	
IntenseZone	–
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárialakítás	
Kosárialakítás	Comfort 45 cm
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	–
Gyerekszár	•
Üzembehelyezési zár	–
Műszaki adatok	
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Panel színe	
briliánsfehér	•

Szabadonálló mosogatógépek, 60 cm




Típus	G 5110 SC Active	G 5410 SC Active Plus	G 5410 SC Front Active Plus	G 7210 SC
Design				
Panel kivitele	egyenes panel	egyenes panel	egyenes panel	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző	Egysoros szöveges kijelző
MultiLingua	–	–	–	•
Kényelem				
Hálózatra csatlakozás a Miele@home segítségével	–	–	–	–
Automatikus mosogatószer-adagolás	–	–	–	–
PowerDisk funkcióval	–	–	–	–
Knock2open	–	–	–	–
Ajtózárás-rásegítés	–	–	–	–
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•	•
Funkcióellenőrző	Akusztikus, Kijelző	Kijelző	Kijelző	Kijelző
Hatékony és fenntarthatóság				
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,5	8,4	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,84	0,64	0,64	0,54
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,57	0,40	0,40	0,29
Szabvány-terítékszám	14	14	14	14
EcoFeedback	–	–	–	•
EcoPower technológia	•	•	•	•
Féltöltet	–	•	•	•
Eredményminőség				
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•	•
SensorDry	–	•	•	•
Aktív kondenzációs szárítás	–	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Mosogatóprogramok				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	–	–	–	•
Higiénia	–	–	–	–
Tészta/paella	–	–	–	–
Gép tisztítása	–	–	–	•
Mosogatási opciók				
IntenseZone	–	–	–	•
Expressz program	•	•	•	–
Extra tiszta	•	•	•	•
Extra száraz	•	•	•	•
Kosárkialakítás				
Kosárkialakítás	Comfort	Comfort	Comfort	ExtraComfort
Biztonság				
Waterproof-rendszer	•	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	–	–	–	•
Gyerekszár	•	•	•	•
Üzembehelyezési zár	–	–	–	–
Műszaki adatok				
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70	1,70
Panel színe				
Briliánsfehér	•	•	–	•
CleanSteel Front	–	–	•	–

Szabadonálló mosogatógépek, 60 cm




Típus	G 7600 SC AutoDos
Design	
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	Softkeys
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
MultiLingua	•
Kényelem	
Hálózatra csatlakozás a Miele@home segítségével	•
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	•
Knock2open	–
Ajtózárás-rásegítés	–
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•
Funkcióellenőrző	Kijelző
Hatékony és fenntarthatóság	
Vízfogy. auto prog. (l) -tól	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,54
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,29
Szabvány-terítékszám	14
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Féltöltet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
SensorDry	•
Aktív kondenzációs szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
PowerWash	•
Higiénia	•
Tészta/paella	–
Gép tisztítása	•
Mosogatási opciók	
IntenseZone	•
Expressz program	–
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárkialakítás	
Kosárkialakítás	ExtraComfort
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
Gyerekszár	•
Üzembehelyezési zár	–
Műszaki adatok	
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Panel színe	
Briliánsfehér	•
CleanSteel Front	–

Teljesen integrált mosogatógépek, 45 cm




Típus	G 5790 SCVi SL
Design	
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
MultiLingua	•
Kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	–
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	–
Knock2open	–
Ajtózárás-rásegítés	–
FrontFit	–
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•
Funkcióellenőrző	Kijelző
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	7,9
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,55
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,29
Szabvány-terítékszám	9
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Féltöltet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
SensorDry	•
Aktív kondenzációs szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
PowerWash	–
Higiénia	–
Tészta/paella	–
Gép tisztítása	•
Mosogatói opciók	
IntenseZone	•
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárkialakítás	
Kosárkialakítás	ExtraComfort 45 cm
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	–
Gyerekszár	–
Üzembehelyezési zár	–
Műszaki adatok	
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	2,0
Előlap max. súlya (kg)	8,0
Panel színe	
CleanSteel nemesacél	•

Teljesen integrált mosogatógépek, 60 cm




Típus	G 5150 SCVi Active	G 5150 Vi Active	G 5162 SCVi Selection	G 5450 SCVi Active Plus
Design				
Panel kivitele	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel
Kezelési mód	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző
MultiLingua	–	–	–	–
Kényelem				
Hálózatra csatlakozás a Miele@home segítségével	–	–	–	–
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	–	–	–	–
Knock2open	–	–	–	–
Ajtózárás-rásegítés	–	–	–	–
FrontFit	–	–	–	–
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•	•
Funkcióellenőrző	Akusztikus, Kijelző	Akusztikus, Kijelző	Akusztikus, Kijelző	Akusztikus, Kijelző
Hatékonyaság és fenntarthatóság				
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,5	8,5	8,5	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,84	0,83	0,84	0,64
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,57	0,56	0,57	0,40
Szabvány-terítékszám	14	13	14	14
EcoFeedback	–	–	–	–
EcoPower technológia	•	•	•	•
Féltöltet	–	–	–	•
Eredményminőség				
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•	•
SensorDry	–	–	–	•
Aktív kondenzációs szárítás	–	–	–	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Mosogatóprogramok				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	–	–	–	–
Higiénia	–	–	–	–
Tészta/paella	–	–	–	–
Gép tisztítása	–	–	–	–
Mosogatási opciók				
IntenseZone	–	–	–	–
Expressz program	•	•	•	•
Extra tiszta	•	•	•	•
Extra száraz	•	•	•	•
Kosárkialakítás				
Kosárkialakítás	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Biztonság				
Waterproof-rendszer	•	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	–	–	–	–
Gyerekszár	–	–	–	–
Üzembehelyezési zár	–	–	–	–
Műszaki adatok				
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0	4,0	4,0	4,0
Előlap max. súlya (kg)	11,0	11,0	11,0	11,0
Panel színe				
Nemesacél	•	•	•	•
Obszidiánfekete	–	–	–	–
CleanSteel/obszidiánfekete	–	–	–	–

Teljesen integrált mosogatógépek, 60 cm




Típus	G 7260 SCVi	G 7265 SCVi XXL	G 7380 SCVi FF	G 7385 SCVi XXL FF
Design				
Panel kivitele	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel
Kezelési mód	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző
MultiLingua	•	•	•	•
Kényelem				
Hálózatba csatlakozás a Miele@home segítségével	–	–	–	–
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	–	–	–	–
Knock2open	–	–	–	–
Ajtózárás-rásegítés	–	–	–	–
FrontFit	–	–	–	–
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•	•
Funkcióellenőrző	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus
Hatékony és fenntarthatóság				
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,4	8,4	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,54	0,54	0,54	0,54
Áramf. ECO pr. melevg. (kWh)	0,29	0,29	0,29	0,29
Szabvány-terítékszám	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower technológia	•	•	•	•
Féltöltet	•	•	•	•
Eredményminőség				
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Aktív kondenzációs szárítás	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Mosogatóprogramok				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Higiénia	–	–	–	–
Tészta/paella	–	–	–	–
Gép tisztítása	•	•	•	•
Mosogatási opciók				
IntenseZone	•	•	•	•
Expressz program	–	–	–	–
Extra tiszta	•	•	•	•
Extra száraz	•	•	•	•
Kosárkialakítás				
Kosárkialakítás	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
Biztonság				
Waterproof-rendszer	•	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	•	•	•	•
Gyerekszár	–	–	–	–
Üzembehelyezési zár	–	–	–	–
Műszaki adatok				
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0	4,0	4,0	4,0
Előlap max. súlya (kg)	10,0	10,0	10,0	10,0
Panel színe				
Nemesacél	•	•	•	•
Obszidiánfekete	–	–	–	–
CleanSteel/obszidiánfekete	–	–	–	–

Teljesen integrált mosogatógépek, 60 cm



Típus	G 7650 SCVi AutoDos	G 7655 SCVi XXL AutoDos	G 7674 SCVi AutoDos Excellence	G 7783 SCVi AutoDos K20 FF
Design				
Panel kivitele	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel
Kezelési mód	Softkeys	Softkeys	Softkeys	Softkeys
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző
MultiLingua	•	•	•	•
Kényelem				
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•	•	•
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	•	•	•	•
Knock2open	–	–	–	•
Ajtózárás-rásegítés	–	–	–	–
FrontFit	–	–	–	–
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•	•
Funkcióellenőrző	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus
Hatékonyaság és fenntarthatóság				
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,4	8,4	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,54	0,54	0,54	0,54
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,29	0,29	0,29	0,29
Szabvány-terítékszám	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower technológia	•	•	•	•
Féltöltet	•	•	•	•
Eredményminőség				
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Aktív kondenzációs szárítás	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Mosogatóprogramok				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Higiénia	•	•	•	•
Tészta/paella	–	–	–	•
Gép tisztítása	•	•	•	•
Mosogatási opciók				
IntenseZone	•	•	•	•
Expressz program	–	–	–	–
Extra tiszta	•	•	•	•
Extra száraz	•	•	•	•
Kosárkialakítás				
Kosárkialakítás	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Biztonság				
Waterproof-rendszer	•	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	•	•	•	•
Gyerekszár	–	–	–	–
Üzembehelyezési zár	–	–	–	–
Műszaki adatok				
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0	4,0	4,0	4,0
Előlap max. súlya (kg)	11,0	12,0	11,0	11,0
Panel színe				
Nemesacél	–	–	–	–
Obszidiánfekete	•	•	•	•
CleanSteel/obszidiánfekete	–	–	–	–

Teljesen integrált mosogatógépek, 60 cm



Típus	G 7785 SCVi XXL AutoDos FF	G 7980 SCVi AutoDos K2O	G 7985 SCVi XXL AutoDos K2O
Design			
Panel kivitele	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel
Kezelési mód	Softkeys	Érintőképernyős kezelés	Érintőképernyős kezelés
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző	M Touch Vi	M Touch Vi
MultiLingua	•	•	•
Kényelem			
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•	•
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	•	•	•
Knock2open	–	•	•
Ajtózárás-rásegítés	–	–	–
FrontFit	–	–	–
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•
Funkcióellenőrző	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus
Hatékonyság és fenntarthatóság			
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,4	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,54	0,54	0,54
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,29	0,29	0,29
Szabvány-terítékszám	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•
EcoPower technológia	•	•	•
Féltöltet	•	•	•
Eredményminőség			
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•
SensorDry	•	•	•
Aktív kondenzációs szárítás	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•
Mosogatóprogramok			
QuickPowerWash	•	•	•
PowerWash	•	•	•
Higiénia	•	•	•
Tészta/paella	•	•	•
Gép tisztítása	•	•	•
Mosogatási opciók			
IntenseZone	•	•	•
Expressz program	–	–	–
Extra tiszta	•	•	•
Extra száraz	•	•	•
Kosárkialakítás			
Kosárkialakítás	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Biztonság			
Waterproof-rendszer	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	•	•	•
Gyerekzár	–	–	–
Üzembehelyezési zár	–	–	–
Műszaki adatok			
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0	4,0	4,0
Előlap max. súlya (kg)	12,0	11,0	12,0
Panel színe			
Nemesacél	–	–	–
Obszidiánfekete	•	–	–
CleanSteel/obszidiánfekete	–	•	•



Szállítás és beszerelés

Amikor számíthat a kényelemre

Biztosítani akarjuk, hogy Miele készülékeit zökkenőmentesen üzembe helyezhesse.

Elszállíthatjuk új készülékeit az otthonába, ahol a Miele szakemberei az igényei szerint telepítik azokat. Értékes tippeket és tanácsokat is kap a használatukhoz.

Készülékei szakszerű üzembe helyezése biztosítja, hogy azok tökéletesen fognak működni, és ez jó alkalom arra is, hogy megismerkedjen funkcióik széles skálájával. A Miele a kezdetektől fogva támogatni kívánja önt, és biztosítani akarja, hogy a legtöbbet hozhassa ki készülékeiből.

Kérésére régi készülékei szakszerű ártalmatlanítását is elvégezzük.

Gyorsabb indulás a szakértők tippjeivel

Az ön készülékeit a Miele szakembere telepíti, aki a kezelésükről is útmutatásokkal látja el önt. Ezen a gyakorlati képzésen értékes tippeket és tanácsokat kaphat.

Biztonságosan a kezdetektől

Kínált szolgáltatásunk biztosítja, hogy készüléke a Miele készülékgarancia előfeltételeinek megfelelő módon legyen telepítve. A nagyobb nyugalom érdekében szakembereink egyúttal egy elektromos biztonsági ellenőrzést is végeznek.

A Miele szakértőiben rejlik a különbség

Senki sem ismeri jobban a Miele készülékeit, mint a technikusaink. Bízva készülékeit arra a cégre, amelyik gyártotta azokat.

Szállítási és beszerelési szervizről további információt a miele.hu/service oldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400

Egyéni terméktanácsadás

Amikor az információ érték

A Miele készülékek kiváló minőségűek és innovatívak – Miele termékek vásárlásával a legjobbat választotta. Szeretnénk bemutatni önnek egy vonzó ajánlatot, hogy még jobban élvezhesse készülékeit és azok széleskörű funkcióit: az egyéni terméktanácsadást.

Ez a szolgáltatás az ön személyes igényeire van szabva. Saját otthona kényelmében nyújt önnek átfogó tanácsokat Miele készülékeinek funkcióiról és optimális használatáról.

Együtt programozzuk be készülékeit, hogy megfeleljenek az ön személyes igényeinek. Elmagyarázzuk, hogyan működnek a speciális funkciók, és tanácsot adunk a karbantartásról és az üzemeltetésről. Megmutatjuk azt is, hogyan érheti el a legjobb eredményeket, és értékes tippeket osztunk meg önnel, hogy nagyon hosszú ideig élvezhesse Miele készülékeit.

Személyes tanácsadás

A Miele szakértői személyre szabott tanácsokat adnak készülékeiről saját otthona kényelmében.

Kedvenc programjainak beállítása

A személyre szabott programozással készülékei úgy állíthatók be, hogy azok tökéletesen megfeleljenek személyes igényeinek és preferenciáinak.

Tippek és trükkök a tökéletes eredményekért

Hasznos információkat kap készülékeinek használatáról és ápolásáról.

Egyéni terméktanácsadás szolgáltatásunkról további információt a miele.hu/service oldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.



Garanciahosszabbítás

Amikor a biztonság alapelv

Maximális nyugalom a Miele garanciahosszabbítással

Egy Miele termék megvásárlásával a tartósságot, az optimális kezelési kényelmet és a kiváló minőséget választotta. Szeretne maximális nyugalmat az új készüléke mellé? Egy egyszeri átalánydíjért a Miele egy exkluzív, akár 10 évre kiterjedő garanciát kínál.

A 2 éves gyártói garancia időtartama alatt lehetősége van arra, hogy garanciahosszabbítást igényeljen 1, 5 vagy 10 évre közvetlenül a Mielétől.

Exkluzív Miele garancia

A Miele az egyetlen gyártó, amely akár 10 évre kiterjedő teljes körű garanciát kínál – választhatóan egy éves garanciahosszabbítástól kezdődően.

Maximális nyugalom

Ezen időtartam alatt a hibák javítási költségeit nem számítjuk fel, kivéve, ha azt rossz szándékkal vagy súlyos gondatlanságból okozták.

Új készülék térítésmentesen

Abban az esetben, ha készülékének javítása gazdaságtalan lenne, térítésmentesen kap egy új készüléket.

Magas szintű rugalmasság

A gyártói garancia 2 éves időtartama alatt bármikor megkötheti a szerződést.

Megbízható és gyors

Ha javításra van szüksége, ügyfélszolgálatunk gyors és megbízható segítséget nyújt.

A Miele garanciahosszabbításokról további információkat a miele.hu/service weboldalon talál illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.





Karbantartási szerviz

Amikor a tartósság a filozófiánk része

A Miele készülékeket akár 20 éves élettartammal egyenértékű tesztelésnek is alávetik. A Miele a fenntarthatóság és az erőforrások takarékos felhasználása érdekében támogatni kívánja önt abban, hogy készülékeit a lehető leghosszabb ideig használja.

A Karbantartási szerviz szolgáltatási megoldás a Miele ügyfélszolgálatával által végzett professzionális karbantartási ellenőrzéseket biztosít készülékei számára. Egy kifejezetten a Miele által tervezett diagnosztikai rendszer, amely a készülékek ellenőrzésére és azok naprakész állapotban tartására szolgál.

Emellett biztosítja azt is, hogy készülékei jó állapotban legyenek, és hogy alaposan megtisztítsák azokat a Miele ápolószereivel. Értékes tanácsokat is kap Miele készülékének kezeléséről.

A készülékek megőrzik értéküket

A Miele szakértője által végzett alapos tisztítás és ápolás biztosítja, hogy készülékei mindig tökéletes állapotban legyenek.

Tökéletes eredmények

A rendszeres ápolás, karbantartás, működési tesztek és programfrissítések folyamatosan kiváló eredményeket garantálnak.

Értékes tippek

A Miele szakértői készen állnak arra, hogy tippekkel és trükkökkel lássák el önt a készülékek optimális használatával kapcsolatban.

Karbantartási szerviz szolgáltatásunkról további információkat a miele.hu/service weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.



Miele ügyfélszolgálat

Az ön partnere minden szervizigény esetén

Amikor Miele készüléket vásárol, a tartósságot és a legjobb minőséget választja. Ha azonban bármilyen segítségre van szüksége, a Miele ügyfélszolgálat gyors és megbízható segítséget nyújt.

Egy csúcsmínőségű Miele készülék megjavításának még régi készülék esetén is van értelme. Ez egy tudatos döntés a nagyobb fenntarthatóság mellett.

Úgy gondoljuk, hogy a tökéletes szerviz több, mint csak szakszerű segítség nyújtása műszaki problémák esetén. A Miele a szállítástól és a telepítéstől egészen a készülékek üzembe helyezéséig támogatást nyújt.

Mindig az ön közelében

Az országszerte elérhető szervizlefedettség biztosítja, hogy a Miele technikusai és válogatott szervizpartnerei nagyon rövid idő alatt önnél legyenek.

Szakértő

Műszaki szakembereink Miele háztartási készülékek szerelésére szakosodtak, ami garantálja a gyors és szakszerű javítást.

Fenntartható és hatékony

Az intelligens előkészítésnek köszönhetően az összes javítás 90%-át az első helyszíni látogatás alkalmával elvégezzük. Ez nem csak időt takarít meg, hanem a környezet is profitál belőle, mivel nincs szükség második látogatásra.

Megbízható alkatrészellátás

A Miele eredeti alkatrészeitől nemcsak a szó szerinti Miele minőséget várhatja el, hanem a gyors rendelkezésre állást is – még sok évvel Miele készülékének megvásárlása után is.

Könnyen elérhető

Javítási igényét jelezheti online, a miele.hu/service weboldalon, illetve a következő telefonszámon: +36 1 880 6400
Telefonon az alábbi időpontokban vagyunk elérhetők:
H–P 09:00–17:00

További információk a weboldalunkon találhatóak:
miele.hu/service.



Miele

Miele Experience Center – BEM Center

1027 Budapest
Bem József u. 1/B.

Mobil: +36 20 474 0751
E-mail: bemutatoterem@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 10:00-18:00
Szombat: 10:00-15:00

Miele Experience Center Allee

1117 Budapest
Váli út 5.B ép. fszt. 1.

Telefon: 06 1 499 9835
Mobil: +36 20 354 6593
E-mail: allee@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 10:00-18:00
Szombat: 10:00-14:00

Miele Experience Center Debrecen

4026 Debrecen
Hunyadi u. 24., fszt. 8-9.

Mobil: +36 20 778 5015
E-mail: debrecen@miele.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 10:00-18:00
Szombat: 10:00-14:00

A feltüntetett forint árak a hulladékkezelési díjat tartalmazó javasolt áfás fogyasztói árak, amelyeknek mindenkor változtatásának jogát - költségnövekedésre, tévesztésre, valamint nyomdai -, és szerzési hibákra való tekintettel - a Miele Kft. fenntartja magának.
A javasolt áfás fogyasztói árak szolgáltatást nem tartalmaznak. Az igénybevett szolgáltatások külön fizetendők.

Aktív környezetvédelem:
A prospektus papírja 100% -ban klórmentes papírból készült.