

Miele



TÖKÉLETESÉG ÚJRADEFINIÁLVA

KONYHAI BEÉPÍTHETŐ KÉSZÜLÉKEK | 2022-2023



IMMER BETTER

MEGBÍZHATÓ MIELE MINŐSÉG

04	Generation 7000 – Going beyond the ordinary	
10	A jó ízlés a formatervezésnél kezdődik	
14	Rugalmasság minden ízléshez	
16	Felhasználóbarát kezelőrendszer	
18	A mi ígéretünk: „Immer Besser“	
20	Számos érv szól a Miele mellett	
	Háztartási készülékek hálózatba kapcsolása – Miele@home	26
	Sütők	30
	Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütők	48
	Gőzpárolók	60
	Gőzsütők	68
	Gőzpárolók mikrohullámú üzemmóddal	84
	Mikrohullámú sütők	92
	Gourmet edény- és ételmelegítő fiókok	102
	Vákuumozó fiókok	110
	Indukciós és elektromos főzőlapok	118
	TwoInOne főzőlapok	138
	SmartLine-elemek	144
	Gázfőzőlapok	156
	Páraelszívók	164
	Kávéfőzők	186
	Hűtőkészülékek, fagyasztókészülékek, bortemperáló hűtők	198
	Mosogatógépek	242
	Szerviz és ügyfélszolgálat	270

7000-ES GENERÁCIÓ

GOING BEYOND THE ORDINARY



A Miele 120 éve a háztartási készülékek élvonalbeli gyártója, amely folyamatosan új mércéket állít fel a teljesítőképesség területén. A 7000-es generáció konyhai beépíthető készülékei intuitívabbak, mint az összes eddigi. A legnagyobb és legúttörőbb bevezetés vállalunk történelmében – és a tökéletességet képviseli, újraértelmezve.

Fedezze fel a legforradalmibb újításokat, amelyeket valaha is kifejlesztettünk. Világújdonság, amely hő nélkül képes párolni. Konyhai beépíthető készülékek, amelyek felismerik önt, és kommunikálnak önnel. Innovációk, melyekkel ön a látszólag bonyolult ételeket könnyen elkészíti, és amelyekkel folyamatosan tökéletes eredményeket ér el. Élje meg a főzést, sütést, gőzpárolást egy új szinten.

A világszerte elismert japán virágművész, Azuma Makoto Helena Rizzo, Gaggan Anand és Kyle Connaughton díjnyertes séfekkel alkot egy egyedülálló csapatot. Azt a célt tűzték ki, hogy kitalálják, a Miele új konyhai beépíthető készülékeinek segítségével milyen szintre fejleszthetik fel főzési stílusukat – miközben Azuma művészi zsenialitásából merítik az inspirációt. Olyan alkotások jöttek létre, amelyekkel ők négyen a művészet és a kulinária egy új dimenzióját alkották meg. Engedje szabadon ön is kreativitását a Miele intuíciójával.



AZUMA MAKOTO, MŰÉSZ

VARÁZSOLJON EGYSZERŰEN



A MIELE INNOVATÍV MEGOLDÁSAIVAL

Csak akkor kínálhatunk 1000 új lehetőséget ügyfeleinknek, ha megkíséreljük a lehetetlent. A mosogatógéptől a beépíthető gőzpárolón át a Gourmet edény- és ételmelegítő fiókiig a Miele készülékei már évtizedek óta állítanak fel új mércéket. A konyhai 7000-ES GENERÁCIÓVAL egy új szintre emeltük ezeket. Számos innovációval, amelyek nem hiányozhatnak egyetlen modern konyhából sem.

A 7000-es GENERÁCIÓ hagyományos sütői új szabadságot hoznak a főzésbe. A TasteControl például a sütőajtó automatikus kinyitásával megakadályozza a nem kívánt túlsütést, és így mindig biztonságosan és megbízhatóan megtartja a kívánt sütési fokot, ön pedig nyugodtan foglalkozhat a vendégeivel.

A FoodView funkciónak köszönhetően egy kamerán keresztül mindig figyelemmel kísérheti az ételeket a sütőben, még akkor is, ha éppen nincs otthon. A hőmérsékletet és az időt ilyenkor kényelmesen, a Miele App használatával vezérelheti.



**Exkluzív
a Mielétől**

Ezeket az innovációkat és számos másikat – mind a vállalaton belül fejlesztettük ki, és az „Exkluzív a Mielétől” védjeggyel láttuk el, további részleteket a következő fejezetekben talál.



ÁLLANDÓAN TÖKÉLETES

A 7000-es generáció az intelligens technológia egy teljesen új korszakát vezeti be. Az olyan funkciókkal, mint a MotionReact, valamint a felhasználóbarát M Touch kijelzővel többé nem önnek kell igazodnia a konyhához, hanem a konyha igazodik önhöz.

MOTIONREACT / INNOVATION

Csak a Miele konyhai beépíthető készülékei működnek olyan intuitívan, hogy az ön pusztán jelenlétére reagálnak. Ha például közeledik a sütőhöz, bekapcsol a világítás és a kijelző, és a készülék kikapcsolja a program végét jelző hangjelzést. Így gondoskodunk még inkább arról, hogy semmi se zökkentse ki önt a ritmusból, amint megtalálta azt.



M TOUCH KIJELZŐ / INNOVATION

Az M Touch kijelzőnek, a magától értetődő és intuitív felhasználói felületnek köszönhetően konyhai beépíthető készülékeink egyszerűbben kezelhetők, mint eddig bármikor. Számos funkciót választhatunk ki úgy, hogy rájuk koppintunk. Azonnal megjelenik a világos kijelzés a sötét háttérrel – amely nappal és éjszaka bármikor könnyen leolvasható.

A JÓ ÍZLÉS

A FORMATERVEZÉSNÉL KEZDŐDIK

Egyetértünk Oscar Wilde-dal, aki megállapította, hogy a jó ízlés nagyon egyszerű: csak a legjobbal szabad megelégedni. Pontosan ezzel az igénnyel fejlesztettük ki beépíthető konyhai készülékeinket: lenyűgözően letisztult külső anélkül, hogy bármi elterelné a figyelmét – a kezelés így már nem lehet bonyolult. 4 design vonal – merítsen inspirációt a 7000-ES GENERÁCIÓBÓL!



DESIGN **VITRO** LINE

TÖBB ÜVEG ELEM | IDŐTLEN | MODERN



LEHETSÉGES SZÍNEK:

BRILIÁNSFEHÉR | GRAFITSZÜRKE | OBSZIDIÁNFEKETE



DESIGN **ART** LINE

MAXIMÁLISAN VISSZAFOGOTT | FOGANTYÚ NÉLKÜL | TÖKÉLETESEN INTEGRÁLVA



LEHETSÉGES SZÍNEK:

BRILIÁNSFEHÉR | GRAFITSZÜRKE | OBSZIDIÁNFEKETE

DESIGN **PURE** LINE

HORIZONTÁLIS HANGSÚLYOKKAL | NAGYRÉSzt ÜVEG | MARKÁNS FOGANTYÚ



KLASSZIKUS MEGJELENÉS | NAGYRÉSzt NEMESACÉL | FUNKCIONÁLIS

DESIGN **CONTOUR** LINE

RUGALMASSÁG

MINDEN ÍZLÉSVILÁGHOZ

Készülékeit bárhogyan is helyezi el: mindig harmóniát alkotnak.

Őn rugalmas marad – konyhájának megjelenése viszont konzekvens: a tökéletesen összehangolt készülékelőlapok mindig harmonikus összképet teremtenek, függetlenül a készülékek elrendezésétől.

Kombinálhatja őket vízszintesen a Panoráma-Design, függőlegesen a Tower-Design, illetve T-Design vagy középen a CubiQ-Design megjelenésben. Teljesen rugalmasan és pontosan a helyiség adottságaihoz és a használati igényeihez igazítva.



TOWER-DESIGN **TÖKÉLETESSÉG FÜGGŐLEGESEN**

Sütő, gőzpároló vagy kombi készülék: a Tower-Design hatékony elrendezést és kényelmes kezelést biztosít.




CUBIQ-DESIGN **KONCENTRÁLT KOMBINÁCIÓ**

Minden a lehető legjobban szem előtt: a négyzetes elrendezéssel helyezze középpontba a főzést – és biztosítson kényelmes kezelési magasságot a készülékekhez.



T-DESIGN **MINDENRE NYITOTTAN**

Több hely áll rendelkezésre? A T-Design megjelenéssel öt készüléket szimmetrikusan rendezhet el. A készülékek mellett és felett is marad hely a konyhabútornak.



PANORAMA-DESIGN
MINDENT EGY SORBAN

A szemmagasságban történő vízszintes sorbarendezéssel mindent kiválóan szemmel tarthat, és tökéletesen kényelmesen eléri az összes készüléket. Esztétikai szempontból meggyőző: egy elegáns sor konyhája berendezésében.



KEZELŐRENDSZEREK

FELHASZNÁLÓ- BARÁT EGYSZERŰ

Öt különböző változatunk közül már négyben élvezheti az érintéssel történő intuitív kezelést: az M Touch és az M Touch S teljes érintőkijelzőket kínálnak. A DirectSensor és a DirectSensor S esetében a vezérlés érintőgombokon és szöveges kijelzőn keresztül történik. Attól függően, ki főz, a nyelv szabadon választható. EasyControl változatunknál klasszikus szabályzó gondoskodik a vezérlésről. A design és a különféle kezelési változatok mindig ugyanazt a koncepciót követik – magával ragad letisztultságuk, hosszú élettartamuk és kiemelkedő teljesítményük.

A TOUCH OF GENIUS.




M TOUCH – MAXIMÁLIS ELEGANCIA ÉS A LEGNAGYOBB KÉNYELEM

Az innovatív érintőkijelző teljesít minden, az esztétikumra és a kényelemre vonatkozó kívánságot: készülékét gyorsan és intuitív módon, közvetlen érintéssel vagy a kijelzőn való elhúzással vezérelheti. Számos funkciót kiválaszthat egyetlen érintéssel. A szövegek és szimbólumok mindig optimálisan láthatók. Újdonság: a színek átállíthatók világos változatra – ami tökéletes megoldás fehér készülék használata esetén.




M TOUCH S – IGÉNYES MEGJELENÉS ÉS MŰKÖDÉS

Bevált M Touch technológiánk ugyanazon funkciókkal keskenyebb kijelzőkialakítással is elérhető.




DIRECTSENSOR – KÖZVETLEN KIVÁLASZTÁS ÉS NÉGYSOROS SZÖVEGES KIJELZŐ

Az érintőgombokkal közvetlenül kiválasztható többek között a kívánt üzemmód. A további funkciók és beállítások a négy soros szöveges kijelzőn láthatók.



DIRECTSENSOR S – KÖZVETLEN KIVÁLASZTÁS PLUSZ EGYSOROS SZÖVEGES KIJELZŐ

Az érintőgombokkal közvetlenül kiválasztható többek között a kívánt üzemmód. A további funkciók és beállítások az egysoros szöveges kijelzőn láthatók.



EASYCONTROL

A kényelmes és gyors kezelés itt két süllyeszthető gombbal és egy állapotinformációkat, például hőmérséklet- és időbeállításokat megjelenítő kijelzőn történik egy nagyméretű, 7 szegmenses LCD-kijelzőn.

A MI ÍGÉRETÜNK

IMMER BETTER

ÜDVÖZÖLJÜK A MIELÉNÉL

Amikor dédapáink megalapították a Miele vállalatot, a sikerhez ki kellett túlnniük versenytársaik közül. Valójában csak kétféleképpen lehet ezt megtenni, vagy olcsóbbnak kell lenni, mint a többiek – vagy jobbnak. Mindkettő egyszerre gyakorlatilag lehetetlen. Ők úgy döntöttek, hogy „jobbak” lesznek.

Azt, hogy a Miele az elmúlt 120 év során folyamatosan képes volt megfelelni ennek a magas színvonalnak, számtalan tesztgyőzelem és díj bizonyítja, de mindenekelőtt a sok millió elégedett ügyfél az egész világon. Ez az értékek és célok folyamatosságának köszönhető, amely jellemzően csak az olyan vállalatoknál érhető tetten, amelyek már generációk óta családi kézben vannak.



Ilyen értelemben a Miele 1899 óta nemcsak az első osztályú termékminőséget és a mérnöki szakértelmet jelenti. A Miele neve ugyanennyire egybeforrt a tisztelettel, a tisztességgel és a partneri megbecsüléssel, amelyet a vállalat forgalmazó partnerei, végfelhasználói, beszállítói, alkalmazottai és szomszédai felé tanúsít.

Emellett bárki, aki megvásárolja a Miele termékeit, környezettudatosan cselekszik. Ez következetesen biztosítja az erőforrás-kímélő termelési módszereket – és azokat a termékeket, amelyek igazodási pontként szolgálnak a villamos energia, a víz és a mosószeres fogyasztása tekintetében is, ami ezen felül a pénztárcánkat is kevésbé terheli.*

A tulajdonos cégvezetés negyedik generációjaként megígérjük, hogy mindez így is marad.

Markus Miele

és

Reinhard Zinkann

DR. MARKUS MIELE &
DR. REINHARD ZINKANN



MINŐSÉG, AMELY MEGELŐZI A KORÁT.



Az önök kívánságai alkotják készülékeink DNS-ét.

A tartós megbízhatóság elérése érdekében az innovációt mesteri szintű alkotó munkával ötvözzük – mert ez az aprólékos odafigyelés a részletekre biztosítja, hogy készülékeink hosszú ideig működjenek, és minden igényt kielégítsenek. Ezért konyhai készülékeinket olyan intuitívan terveztük, hogy minden mozdulat könnyedén megy velük. Akár textilápolásról, mosogatásról, hűtésről, konyhai eszközökről vagy padlóápolásról van szó – mi mindent megteszünk, hogy háztartásbeli tapasztalatait kellemesebbé tegyük.



A HOSSZÚ ÉLETTARTAM AZ IGAZI FENNTARTHATÓSÁG

FENNTARTHATÓSÁG

Képzeld el, hogy sok év alatt számos készülék helyett csak egyet használ. Egyet, amellyel kevesebb energiára és vízre van szüksége. És fenntarthatóan jól tesz.

TELJESÍTMÉNY


Míg egyes autómotorokat 3 000 órán keresztül tesztelnek, addig mi akár 10 000 órán át teszteljük termékeink teljesítményének állandóságát. Éjjel-nappal. Átfogó és precíz módon. Ezért teljes mértékben rábízhatja magát termékeinkre.

ALKOTÓMUNKA

1899 óta az önök kívánságai jelentik az alapot készülékeinkhez. Minden egyes innováció sokkal többet jelent számunkra, mint pusztán egy ok az ünneplésre. Ez egy kihívás, hogy még jobbat hozzunk létre. Ezért készítjük az alkatrészeket és öntjük a vasat saját magunk. Még a készülékeinket gyártó gépeket is mi állítjuk össze. Mi úgy hívjuk ezt: Immer Better.







INTUITÍV TECHNOLOGIA – ÖNRE SZABVA

A Miele konyhai beépíthető készülékeket innovatív együttműködésre tervezték. Mert csak így bontakozhat ki az igazi kreativitás a konyhában.



A Miele konyhai készülékek csúcstechnológiát kínálnak innovatív funkciók széles választékával, változatos designnal és színekkel – testreszabott megoldások minden követelményre.



Innovatív Miele@home rendszerünkkel minden intelligens Miele beépíthető készülék kényelmesen, biztonságosan hálózatra kapcsolható. Így teljesen kihasználhatja a készülékeiben rejlő lehetőségeket, és még intelligensebbé teheti a mindennapjait.







MIELE@
HOME

Háztartási készülékek hálózatba kapcsolása Miele@home segítségével*

A Miele@home termékjellemzői

Okos hálózat: a Miele@home innovatív rendszerünkkel teljesen kihasználhatja a Miele készülékeiben rejlő lehetőségeket, és még intelligensebbé teheti a mindennapjait. Minden intelligens Miele háztartási készülék kényelmesen, biztonságosan hálózatba kapcsolható. A kezelés egyszerű – a Miele App, hangvezérlés vagy meglévő okosotthon-megoldásokba való integrálás révén. A hálózatba kapcsolás az otthoni Wi-Fi-router és a Miele Cloud segítségével történik.



Miele App**

Tökéletes társ: a Miele App révén mindig figyelemmel kísérheti Miele háztartási készülékeit. Szeretné például nyomon követni a sütőben zajló ételkészítési folyamatot? Vagy tudni szeretné, hogy befejeződött-e már a mosóprogram? Az App ellátja önt a szükséges információkkal, és kényelmes, gyors kezelést kínál. Ezenkívül az App olyan kiegészítő információkat és szolgáltatásokat kínál az ön Miele készülékeihez, mint a BaristaAssistant vagy a receptek. Töltse le most az Appot!



Hangvezérlés***

Kapcsolja hálózatba intelligens Miele háztartási készülékeit, és kezelje őket kényelmesen hangvezérléssel. Így kényelmesen elvégezhető a programindítások, a beállítások és az állapot-lekérdezések. Ezenkívül számos különböző szolgáltatást használhat. És a legjobb: a hálózatba kapcsolt készülékeinek Miele hangvezérlése az Alexával dolgozik. Élvezze a mindennapjait, és fedezzen fel új érinthető lehetőségeket.



Integrálás Smart Home rendszerekbe

A Smart Home megkönnyíti a mindennapi életet, és egyéni otthoni kényelmet teremt. A redőnyök, a fűtés és a háztartási készülékek kommunikálnak egymással, és egyre inkább az App vagy hangutasítás segítségével történik a vezérlésük. Számos Miele készülék is hálózatba kapcsolható. A praktikus Miele Cloud interfésznek köszönhetően ezeket gyorsan és egyszerűen integrálhatja saját Smart Home partneri alkalmazásába. Így élvezheti ön a teljes mértékben hálózatba kapcsolt otthon hatékonyságát és kényelmét.

Háztartási készülékek hálózatba kapcsolása Miele@home segítségével*

A Miele App** termékjellemzői



Dashboard

Mindig az aktuális szinten: a Dashboardon ön az összes hálózatba kapcsolt Miele készülékének állapotát látja.

MobileControl

Mindig minden kontroll alatt: a MobileControl révén készülékeit az Appon keresztül vezérelheti.

RemoteUpdate

A rendelkezésre álló szoftverfrissítések egyszerűen továbbíthatók az adott készülékre és telepíthetők – anélkül, hogy szerviztechnikust kellene hívnia.



Fedezze fel a Miele App további lehetőségeit hálózatba kapcsolható háztartási készülékei számára:

www.miele.hu



Töltse le most az Appot!



*** A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre. A Miele hálózatba kapcsolható háztartási készülékeinek rendszerkövetelményeit a miele.com/systemrequirements címen találja meg.

** Mobil végkészülékekre elérhető. A Miele hálózatba kapcsolható háztartási készülékeinek rendszerkövetelményeit a miele.com/systemrequirements címen találja meg.

*** A hangvezérlés az Amazon Alexa nevű szolgáltatását használja és annak rendelkezésre állásától függ. A rendelkezésre álló funkciók köre országtól függően változhat.



SÜTŐK





Kialakítás

Sütő

A konyha kialakításánál a nagyobb rugalmasságról sütőink gondoskodnak: ezek a főzőlaptól függetlenül változatosan beszerelhetők – például közvetlenül szemmagasságban. Így ergonomikusan dolgozhat és kényelmesen veheti ki az ételeket a sütőből.



Szemmagasságban vagy a főzőlap alatt

Méretválaszték és tisztítórendszerek a Miele sütőkhöz*

Méretválaszték



A tágas

60 cm széles, 60 cm magas



76 literes, 5 sütési szinttel



Az extra nagy

90 cm széles, 48 cm magas



90 literes, 3 sütési szinttel

Tisztítórendszerek

Az étel – ízletes. De a tisztítás? A Miele két lehetőséget kínál, hogy a tisztítás a lehető legegyszerűbb legyen: PerfectClean és pirolízis.



Exkluzív a Mielétől PerfectClean

Gyerekjáték a takarítás. A sütő sütőtere egyedülálló tapadásmentes felületkezeléssel – az ételmaradványok és a makacs szennyeződések így egy mosogatószeres vízzel való törléssel egyszerűen eltávolíthatók. Így értékes időt takarít meg a tisztítás során, amit más dolgokra fordíthat.



Pirolízissel rendelkező kivitel és PyroFit tartozékok*

Kényelmesebben nem megy: magas hőmérsékleten a pirolízis gondoskodik arról, hogy minden ételmaradvány leoldódjon a sütőtér felületeiről, és hamuvá porladjon – a sütő megtisztítja önmagát! A PyroFit funkciónak köszönhetően e folyamat során a sütőrácsok, a tartórácsok, és a FlexiClip teljesen kihúzható sínek is megtisztulnak. Ezután a keletkező hamut egy kendővel könnyedén eltávolíthatja a sütőtér aljáról.

* modellfüggő



Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A sütők termékjellemzői*

Exkluzív a Mielétől Klímavezérlés¹⁾

Könnyedén érhet el professzionális eredményeket a nedvességtartalom beállítás segítségével: klímavezérlés esetén a gőzlöketek a sütőtérbe kerülnek. A különböző üzemmódok nedvességtartalommal való kombinálása a lehető legjobb sütemény- és hússütési eredményeket biztosítja. A hús belül omlós és puha lesz, kívül pedig étvágygerjesztő kérget kap. A zsemlek és kenyerek belseje puha marad, míg kívülről egyenletesen ropogósra barnulnak, így épp olyan, mintha a pékségből hozta volna. Különösen kényelmes: a gőzlöketek időzítését programozhatja, rugalmas működést biztosítva ezzel. A különböző automatikus programok is klímavezérlést használnak a legjobb eredményért.



Automatikus programok

Finom fogások pillanatok alatt: legyen az akár kenyér, sütemény vagy hús – minden étel teljesen automatikusan készül.



Exkluzív a Mielétől TasteControl²⁾

Az automatikus gyors visszahűtés gátolja a nem kívánt utánsütést, és kívánság szerint melegen tartja az ételt.



Exkluzív a Mielétől Kamera a sütőtérben

Az ételkészítési folyamat mindig szem előtt van. Okos és innovatív megoldások a sütőtérbe integrált kamera révén.



Exkluzív a Mielétől Vezeték nélküli húsmaghőmérő tű

Hal és hús tökéletesre sütése: a hátralévő idő kijelzője tájékoztatja önt, ha ételei elkészültek.



Miele@home

Tegye okossá életét: a Miele@home segítségével okosan hálózatra kapcsolhatja készülékeit – a több lehetőségért.

* modellfüggő

¹⁾ szabadalmazott elszívőkészülékkel

Szabadalom: EP 2 190 295 B1

²⁾ Szabadalom: EP 1 714 083 B1

Minden recepthez a megfelelő beállítás

Miele beépíthető sütők üzemmódjai*



Hőlégkeverés plusz

Lenyűgözően szellős és laza: ideális a gyors és kímélő sütéshez akár két szinten egyszerre.



Alsó-felső sütés

Univerzálisan használható és klasszikusan jó: minden hagyományos sütési recept sikeres lesz.



Intenzív sütés

Ropogós alap, ízletes feltét: pizza, quiche vagy gyümölcstorta – alul ropogós, felül lédús.



Sütőautomatika

Így marad a hús szaftos: a hús pírítása magasabb hőmérsékleten, a készre sütés előre beállított hőmérsékleten történik.



Légkeveréses grill

Kívül roppanós, belül szaftos: ideális csirkéhez, kacsához, csülökhöz, göngyölt húshoz és számos más húsféléhez.



Nagy grill

Sokoldalú beltéri eszköz: nagyobb mennyiségű steak, kolbász, nyárs, és sok más grillezéséhez.



Kis grill

Extra kis mennyiségekhez: ha kevesebbre van szükség, a steakek, kolbászok és sok minden más még jobban sikerülnek.



Eco-hőlégkeverés

Különösen energiatakarékos: gratinok vagy felfújtak optimális készítése.



Sabbat program

A Sabbath program a zsidó ünnepek során is lehetővé teszi a készülék használatát.



Felső sütés

Utolsó simítás a külső és az íz tekintetében: így tökéletes lesz a csőben sütés, hirtelen sütés vagy utósütés.



Alsó sütés

Egyedi elkészítés: olyan fogásokhoz, melyek vízfürdőben készülnek vagy alsó utósütést igényelnek.



Felolvasztás

Gyengéd a mélyhűtött ételekhez: kíméletes felolvasztás hideg levegővel és ideális körülmények között.



Booster

Expressz sebesség a sietősöknek: azok, akiknek sokszor csak kevés idejük van a főzésre, különösen értékelni fogják a rövid felfűtési időt.



Automatikus programok

Számos különféle ételt varázsolhat egészen nyugodtan: akár kenyérről, süteményről vagy szárnyasról van szó – minden teljesen automatikusan készül el.



Alacsony hőmérsékletű sütés

Puha és szaftos: alacsony hőmérsékleten különösen egyenletesen párolódik a hús – és kívül nem lesz száraz.



Speciális felhasználások

Rendkívül egyszerűen: a különféle speciális programokkal, mint pl. az aszalással, kiváló eredményeket ér el.



Saját programok

Kedvenc ételeihez: egyszerűen válasszon üzemmódot, hőmérsékletet és időtartamot, majd készítse el újra és újra az ételt.



Klíma vezérlés

Friss, mintha pékségből hoznák: a páráításnak köszönhetően összehasonlíthatatlanul laza a tészta és ropogós a kéreg.



Klíma vezérlés sütőautomatikával

Optimális sütés: a pírítás magas, a további sütés egyedi hőmérsékleten történik, nedvesség hozzáadásával.



Klíma vezérlés hőlégkeverés plusz használatával

Lenyűgözően szellős és laza: ideális sütemény- és hússütéshez nedvesség hozzáadásával, akár három szinten egyszerre.



Klíma vezérlés intenzív sütési funkcióval

Lehet akár pizza, quiche vagy gyümölcstorta: a nedvesség hozzáadásával alul ropogós lesz, a feltétek pedig szaftosak maradnak.



Klíma vezérlés felső és alsó sütés használatával

Klasszikusan jó: nedvesség hozzáadásával minden hagyományos sütési recept a lehető legjobb lesz.



Az ikonok jelentése

A sütők ikonjai egy pillantásra



Vezérlés

Intuitív kezelés a nagy méretű teljes felületű érintőkijelzőnek köszönhetően. Egyszerű és gyors vezérlés érintéssel.



Üzem módok és idők közvetlen kiválasztása érintőgombokkal, 4 soros szöveges kijelző.



Üzem módok és idők közvetlen kiválasztása érintőgombokkal, 1 soros szöveges kijelző.



Üzem mód, hőmérséklet és idő kiválasztása gombokkal, 7 szegmenses kijelző.



Ápolási kényelem

Tapadásmentes felületkezelés a felülmúlhatatlan tisztítási kényelem érdekében.



Öntisztító sütőtér



A sütőtér és a tartozékok a pirolízis révén ragyogóan tiszták lesznek.



FlexiClip teljesen kihúzható sín

Teljesen kihúzható sín a sütőrácsok sütőtéren kívüli rugalmas és biztonságos kezelése érdekében.



Klímavezérlés

A hagyományos üzemmód és a páratartalom kombinációja. A felszereltségtől függően különböző lehetőségek állnak rendelkezésre.



TasteControl







A megfelelő pontig: az idővezérelt ételkészítési folyamat végén a sütőtér lehűl, elkerülve a nem kívánt utánsütést.



Kamera


Az étel mindig szem előtt van – a sütőtérben található kamerának köszönhetően.

45 cm-es sütők





Típus	H 7244 BP	H 7440 B	H 7440 BPX	H 7840 BP
Kialakítás és design				
Fogantyú nélküli kivétel	-	-	•	-
Süllyeszthető gombok	-	-	-	-
Élvezeti előnyök				
TasteControl	-	•	•	•
Előmelegítés	-	•	•	•
Húsmaghőmérő tű	-	-	-	kábel nélkül
Crisp function	-	•	•	•
Üzem módok				
Automatikus programok	•	•	•	•
Sütőautomatika	•	•	•	•
Eco-hőlégkeverés	•	•	•	•
Grill üzemmódok	•	•	•	•
Hőlégkeverés plusz	•	•	•	•
Intenzív sütés	•	•	•	•
Klímavezérlés	•	•	•	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	-	-	-	•
Alsó-felső sütés	•	•	•	•
Speciális felhasználások	-	-	-	•
Kezelési kényelem				
Hálózathoz kapcsolás Miele@home-mal	•	•	•	•
Kijelző	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor	M Touch
Kamera a sütőtérben	-	-	-	•
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	•	-	•
Időfunkciók	•	•	•	•
MotionReact közel.érz.szenzor	-	-	-	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+
Maradék hő hasznosítás	-	•	•	•
Ápolási kényelem				
Nemesacél/CleanSteel felület	•	•	-	•
Sü.tér:PerfectClean+katal.hátf.	-	•	-	-
Pirolitikus tisztítás	•	-	•	•
Katalizátor	•	-	•	•
Biztonság				
Készülékkihűtő rdsz.+hűvös előlap	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	49	49	49	49
Behelyezési szintek száma	3	3	3	3
Sütőtér megvilágítása	1 Halogén-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot	BrilliantLight
Fázisok száma	1	1	1	1
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Hőmérsékletek (°C)	30-300	30-300	30-300	30-300
Teljes teljesítményigény (kW)	3,20	3,20	3,20	3,20
Biztosíték (A)	16	16	16	16
Mellékelt tartozékok				
Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
Univ.tepsi+PerfectClean bevonat	1	1	1	1
Sütőrács	-	-	-	-
Sütőrács PerfectClean bevonattal	-	1	-	-
Sütőrács PyroFit-funkcióval	1	-	1	1
FlexiClip teljesen kihúzh. sín	-	-	-	-
FlexiClip sín+PerfectClean bevonat	-	1	-	-
FlexiClip kihúzh.sín, PyroFit	1	-	1	1
Szín				
Cleansteel nemesacél	•	•	-	•
Grafitiszürke	-	•	•	•
Obszidiánfekete	-	•	•	•
Briliánsfehér	-	•	•	•

45 cm-es sütők



Típus	H 7840 BPX	H 2841 B
Kialakítás és design		
Fogantyú nélküli kivitel	•	–
Süllyeszthető gombok	–	–
Élvezeti előnyök		
TasteControl	•	–
Előmelegítés	•	–
Húsmaghőmérő tű	kábel nélkül	–
Crisp function	•	–
Üzem módok		
Automatikus programok	•	•
Sütőautomatika	•	–
Eco-hőlégkeverés	•	•
Grill üzemmódok	•	•
Hőlégkeverés plusz	•	•
Intenzív sütés	•	•
Klímavezérlés	•	–
Alacsony hőmérsékletű sütés	•	–
Alsó-felső sütés	•	•
Speciális felhasználások	•	–
Kezelési kényelem		
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•	•
Kijelző	M Touch	DirectSensor S
Kamera a sütőtérben	•	–
SoftOpen	•	•
SoftClose	–	•
Időfunkciók	•	•
MotionReact közel.érz.szenzor	•	–
Hatékony és fenntarthatóság		
Energiahatékonysági osztály	A+	A+
Maradék hő hasznosítás	•	–
Ápolási kényelem		
Nemesacél/CleanSteel felület	–	•
Sü.tér:PerfectClean+katal.hátf.	–	•
Pirolitikus tisztítás	•	–
Katalizátor	•	–
Biztonság		
Készülékkihűtő rdsz.+hűvös előlap	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•
Műszaki adatok		
Sütőtér térfogata (l)	49	49
Behelyezési szintek száma	3	3
Sütőtér megvilágítása	BrilliantLight	1 Halogén-Spot
Fázisok száma	1	1
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Hőmérsékletek (°C)	30–300	30–300
Teljes teljesítményigény (kW)	3,20	3,20
Biztosíték (A)	16	16
Mellékelt tartozékok		
Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1	1
Univ.tepsi+PerfectClean bevonat	1	1
Sütőrács	–	1
Sütőrács PerfectClean bevonattal	–	–
Sütőrács PyroFit-funkcióval	1	–
FlexiClip teljesen kihúzh. sín	–	1
FlexiClip sín+PerfectClean bevonat	–	–
FlexiClip kihúzh.sín, PyroFit	1	–
Szín		
Cleansteel nemesacél	–	•
Grafitiszürke	•	–
Obszidiánfekete	•	–
Briliánsfehér	•	–

60 cm-es sütők




Típus	H 7260 B	H 7260 BP	H 7262 B	H 7262 BP
Kialakítás és design				
Fogantyú nélküli kivitel	-	-	-	-
Süllyeszthető gombok	-	-	-	-
Élvezeti előnyök				
TasteControl	-	-	-	-
Előmelegítés	-	-	-	-
Húsmaghőmérő tű	-	-	kábellel	kábellel
Crisp function	-	-	-	-
Üzemmodok				
Automatikus programok	•	•	•	•
Sütőautomatika	•	•	•	•
Eco-hőlégkeverés	•	•	•	•
Grill üzemmódok	•	•	•	•
Hőlégkeverés plusz	•	•	•	•
Intenzív sütés	•	•	•	•
Klímavezérlés	-	-	-	-
Alacsony hőmérsékletű sütés	-	-	-	-
Alsó-felső sütés	•	•	•	•
Alsó hő	•	•	•	•
Speciális felhasználások	-	-	-	-
Kezelési kényelem				
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	-	-	-	-
Kijelző	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
Kamera a sütőtérben	-	-	-	-
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	•	•	•
Időfunkciók	•	•	•	•
MotionReact közel.érz.szenzor	-	-	-	-
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+
Maradék hő hasznosítás	-	-	-	-
Ápolási kényelem				
Nemesacél/CleanSteel felület	•	•	•	•
Sü.tér:PerfectClean+katal.hátf.	•	-	•	-
Pirolitikus tisztítás	-	•	-	•
Katalizátor	-	•	-	•
Biztonság				
Készülékűtő rdsz.+hűvös előlap	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	76	76	76	76
Behelyezési szintek száma	5	5	5	5
Sütőtér megvilágítása	1 Halogén-Spot	1 Halogén-Spot	1 Halogén-Spot	1 Halogén-Spot
Fázisok száma	1	1	1	1
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Hőmérsékletek (°C)	30-300	30-300	30-300	30-300
Teljes teljesítményigény (kW)	3,50	3,60	3,50	3,60
Biztosíték (A)	16	16	16	16
Mellékelt tartozékok				
Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
PerfectClean sütőtepsi, perf.	-	-	-	-
Univ.tepsi+PerfectClean bevonat	1	1	1	1
Sütőrács	-	-	-	-
Sütőrács PerfectClean bevonattal	1	-	1	-
Sütőrács PyroFit-funkcióval	-	1	-	1
FlexiClip teljesen kihúzh. sín	-	-	-	-
FlexiClip sín+PerfectClean bevonat	1	-	1	-
FlexiClip kihúzh.sín, PyroFit	-	1	-	1
Szín				
Cleansteel nemesacél	•	•	•	•
Obszidiánfekete	•	•	•	•
Grafitzürke	•	•	•	•

60 cm-es sütők







Típus	H 7264 B	H 7264 BP	H 7464 BP	H 7464 BPX
Kialakítás és design				
Fogantyú nélküli kivitel	-	-	-	•
Süllyeszthető gombok	-	-	-	-
Élvezeti előnyök				
TasteControl	-	-	•	•
Előmelegítés	-	-	•	•
Húsmaghőmérő tű	-	-	kábellel	kábellel
Crisp function	-	-	•	•
Üzem módok				
Automatikus programok	•	•	•	•
Sütőautomatika	•	•	•	•
Eco-hőlégkeverés	•	•	•	•
Grill üzemmódok	•	•	•	•
Hőlégkeverés plusz	•	•	•	•
Intenzív sütés	•	•	•	•
Klímavezérlés	•	•	•	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	-	-	-	-
Alsó-felső sütés	•	•	•	•
Alsó hő	•	•	•	•
Speciális felhasználások	-	-	-	-
Kezelési kényelem				
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•	•	•	•
Kijelző	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor
Kamera a sütőtérben	-	-	-	-
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	•	•	-
Időfunkciók	•	•	•	•
MotionReact közel.érz.szenzor	-	-	-	-
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+
Maradék hő hasznosítás	-	-	•	•
Ápolási kényelem				
Nemesacél/CleanSteel felület	•	-	•	-
Sü.tér:PerfectClean+katal.hátf.	•	-	-	-
Pirolitikus tisztítás	-	•	•	•
Katalizátor	-	•	•	•
Biztonság				
Készülékűtő rdsz.+hűvös előlap	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	76	76	76	76
Behelyezési szintek száma	5	5	5	5
Sütőtér megvilágítása	1 Halogén-Spot	1 Halogén-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Fázisok száma	1	1	1	1
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Hőmérsékletek (°C)	30-300	30-300	30-300	30-300
Teljes teljesítményigény (kW)	3,50	3,60	3,60	3,60
Biztosíték (A)	16	16	16	16
Mellékelt tartozékok				
Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
PerfectClean sütőtepsi, perf.	-	-	-	-
Univ.tepsi+PerfectClean bevonat	1	1	1	1
Sütőrács	-	-	-	-
Sütőrács PerfectClean bevonattal	1	-	-	-
Sütőrács PyroFit-funkcióval	-	1	1	1
FlexiClip teljesen kihúzh. sín	-	-	-	-
FlexiClip sín+PerfectClean bevonat	1	-	-	-
FlexiClip kihúzh.sín, PyroFit	-	1	1	1
Szín				
Cleansteel nemesacél	•	•	•	-
Obszidiánfekete	•	•	•	•
Grafitzürke	•	•	•	•

60 cm-es sütők



Típus	H 7860 BP	H 7860 BPX	H 2465 B	H 2465 BP
Kialakítás és design				
Fogantyú nélküli kivétel	-	•	-	-
Süllyeszthető gombok	-	-	-	-
Élvezeti előnyök				
TasteControl	•	•	-	-
Előmelegítés	•	•	-	-
Húsmaghőmérő tű	kábel nélkül	kábel nélkül	-	-
Crisp function	•	•	-	-
Üzem módok				
Automatikus programok	•	•	•	•
Sütőautomatika	•	•	-	-
Eco-hőlégkeverés	•	•	•	•
Grill üzemmódok	•	•	•	•
Hőlégkeverés plusz	•	•	•	•
Intenzív sütés	•	•	•	•
Klímavezérlés	•	•	-	-
Alacsony hőmérsékletű sütés	•	•	-	-
Alsó-felső sütés	•	•	•	•
Alsó hő	•	•	•	-
Speciális felhasználások	•	•	-	-
Kezelési kényelem				
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•	•	•	•
Kijelző	M Touch	M Touch	DirectSensor S	DirectSensor S
Kamera a sütőtérben	•	•	-	-
SoftOpen	•	•	-	-
SoftClose	•	-	-	-
Időfunkciók	•	•	•	•
MotionReact közel.érz.szenzor	•	•	-	-
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+
Maradék hő hasznosítás	•	•	-	-
Ápolási kényelem				
Nemesacél/CleanSteel felület	•	-	-	-
Sü.tér:PerfectClean+katal.hátf.	-	•	•	-
Pirolitikus tisztítás	•	•	-	-
Katalizátor	•	•	-	-
Biztonság				
Készülékűtő rdsz.+hűvös előlap	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	76	76	76	76
Behelyezési szintek száma	5	5	5	5
Sütőtér megvilágítása	BrilliantLight	BrilliantLight	1 Halogén-Spot	1 Halogén-Spot
Fázisok száma	1	1	1	1
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Hőmérsékletek (°C)	30-300	30-300	30-300	30-300
Teljes teljesítményigény (kW)	3,70	3,70	3,50	3,60
Biztosíték (A)	16	16	16	16
Mellékelt tartozékok				
Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1	1	-	-
PerfectClean sütőtepsi, perf.	-	-	-	-
Univ.tepsi+PerfectClean bevonat	1	1	1	1
Sütőrács	-	-	1	1
Sütőrács PerfectClean bevonattal	-	-	-	-
Sütőrács PyroFit-funkcióval	1	1	-	-
FlexiClip teljesen kihúzh. sín	-	-	-	-
FlexiClip sín+PerfectClean bevonat	-	-	-	-
FlexiClip kihúzh.sín, PyroFit	1	1	-	-
Szín				
Cleansteel nemesacél	•	-	-	-
Obszidiánfekete	•	•	-	-
Grafitzürke	•	•	-	-

60 cm-es sütők







Típus	H 2467 B	H 2467 BP	H 2765 B	H 2765 BP
Kialakítás és design				
Fogantyú nélküli kivitel	-	-	-	-
Süllyeszthető gombok	-	-	•	•
Élvezeti előnyök				
TasteControl	-	-	-	-
Előmelegítés	-	-	-	-
Húsmaghőmérő tű	-	-	-	-
Crisp function	-	-	-	-
Üzem módok				
Automatikus programok	•	•	-	-
Sütőautomatika	-	-	-	-
Eco-hőlégkeverés	•	•	•	•
Grill üzemmódok	•	•	•	•
Hőlégkeverés plusz	•	•	•	•
Intenzív sütés	•	•	•	•
Klímavezérlés	-	-	-	-
Alacsony hőmérsékletű sütés	-	-	-	-
Alsó-felső sütés	•	•	•	•
Alsó hő	•	-	•	•
Speciális felhasználások	-	-	-	-
Kezelési kényelem				
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•	•	-	-
Kijelző	DirectSensor S	DirectSensor S	EasyControl	EasyControl
Kamera a sütőtérben	-	-	-	-
SoftOpen	-	-	•	•
SoftClose	-	-	•	•
Időfunkciók	•	•	•	•
MotionReact közel.érz.szenzor	-	-	-	-
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+
Maradék hő hasznosítás	-	-	-	-
Ápolási kényelem				
Nemesacél/CleanSteel felület	-	-	-	-
Sü.tér:PerfectClean+katal.hátf.	•	-	•	-
Pirolitikus tisztítás	-	-	-	-
Katalizátor	-	-	-	-
Biztonság				
Készülékűtő rdsz.+hűvös előlap	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	76	76	76	76
Behelyezési szintek száma	5	5	5	5
Sütőtér megvilágítása	1 Halogén-Spot	1 Halogén-Spot	1 Halogén-Spot	1 Halogén-Spot
Fázisok száma	1	1	1	1
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Hőmérsékletek (°C)	30-300	30-300	30-250	30-250
Teljes teljesítményigény (kW)	3,50	3,60	3,50	3,60
Biztosíték (A)	16	16	16	16
Mellékelt tartozékok				
Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
PerfectClean sütőtepsi, perf.	-	-	-	-
Univ.tepsi+PerfectClean bevonat	1	1	1	1
Sütőrács	1	1	1	1
Sütőrács PerfectClean bevonattal	-	-	-	-
Sütőrács PyroFit-funkcióval	-	-	-	-
FlexiClip teljesen kihúzh. sín	1	1	1	1
FlexiClip sín+PerfectClean bevonat	-	-	-	-
FlexiClip kihúzh.sín, PyroFit	-	-	-	-
Szín				
Cleansteel nemesacél	-	-	-	-
Obszidiánfekete	-	-	•	•
Grafitzürke	-	-	-	-

60 cm-es sütők



Típus	H 2766 B	H 2861 B	H 2861 BP	H 7165 B
Kialakítás és design				
Fogantyú nélküli kivitel	-	-	-	-
Süllyeszthető gombok	-	-	-	-
Élvezeti előnyök				
TasteControl	-	-	-	-
Előmelegítés	-	-	-	-
Húsmaghőmérő tű	-	-	-	-
Crisp function	-	-	-	-
Üzem módok				
Automatikus programok	•	•	•	•
Sütőautomatika	-	-	-	•
Eco-hőlégkeverés	•	•	•	•
Grill üzemmódok	•	•	•	•
Hőlégkeverés plusz	•	•	•	•
Intenzív sütés	•	•	•	•
Klímavezérlés	-	-	-	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	-	-	-	-
Alsó-felső sütés	•	•	•	•
Alsó hő	•	•	-	•
Speciális felhasználások	-	-	-	-
Kezelési kényelem				
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•	•	•	•
Kijelző	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
Kamera a sütőtérben	-	-	-	-
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	•	•	•
Időfunkciók	•	•	•	•
MotionReact közel.érz.szenzor	-	-	-	-
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+
Maradék hő hasznosítás	-	-	-	•
Ápolási kényelem				
Nemesacél/CleanSteel felület	-	•	•	-
Sü.tér:PerfectClean+katal.hátf.	•	•	-	•
Pirolitikus tisztítás	-	-	-	-
Katalizátor	-	-	-	-
Biztonság				
Készülékűtő rdsz.+hűvös előlap	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	76	76	76	76
Behelyezési szintek száma	5	5	5	5
Sütőtér megvilágítása	1 Halogén-Spot	1 Halogén-Spot	1 Halogén-Spot	1 Halogén-Spot
Fázisok száma	1	1	1	1
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Hőmérsékletek (°C)	30-300	30-300	30-300	30-300
Teljes teljesítményigény (kW)	3,50	3,50	3,60	3,50
Biztosíték (A)	16	16	16	16
Mellékelt tartozékok				
Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
PerfectClean sütőtepsi, perf.	-	-	-	-
Univ.tepsi+PerfectClean bevonat	1	1	1	1
Sütőrács	1	1	1	-
Sütőrács PerfectClean bevonattal	-	-	-	1
Sütőrács PyroFit-funkcióval	-	-	-	-
FlexiClip teljesen kihúzh. sín	1	1	1	1
FlexiClip sín+PerfectClean bevonat	-	-	-	-
FlexiClip kihúzh.sín, PyroFit	-	-	-	-
Szín				
Cleansteel nemesacél	-	•	•	-
Obszidiánfekete	•	-	•	•
Grafitzürke	-	-	•	-

60 cm-es sütők



Típus	H 7165 BP	H 7364 BP	H 7365 B	H 7365 BP
Kialakítás és design				
Fogantyú nélküli kivitel	-	-	-	-
Süllyeszthető gombok	-	-	-	-
Élvezeti előnyök				
TasteControl	-	•	•	•
Előmelegítés	-	•	•	•
Húsmaghőmérő tű	-	kábellel	kábellel	kábellel
Crisp function	-	•	•	•
Üzem módok				
Automatikus programok	•	•	•	•
Sütőautomatika	•	•	•	•
Eco-hőlégkeverés	•	•	•	•
Grill üzemmódok	•	•	•	•
Hőlégkeverés plusz	•	•	•	•
Intenzív sütés	•	•	•	•
Klíma vezérlés	•	•	•	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	-	-	-	-
Alsó-felső sütés	•	•	•	•
Alsó hő	•	•	•	•
Speciális felhasználások	-	-	•	•
Kezelési kényelem				
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•	•	•	•
Kijelző	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Kamera a sütőtérben	-	-	-	-
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	•	•	•
Időfunkciók	•	•	•	•
MotionReact közel.érz.szenzor	-	-	-	-
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+
Maradék hő hasznosítás	•	•	•	•
Ápolási kényelem				
Nemesacél/CleanSteel felület	-	•	-	-
Sü.tér:PerfectClean+katal.hátf.	-	-	•	-
Pirolitikus tisztítás	-	•	-	•
Katalizátor	•	•	-	•
Biztonság				
Készülékűtő rdsz.+hűvös előlap	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	76	76	76	76
Behelyezési szintek száma	5	5	5	5
Sütőtér megvilágítása	1 Halogén-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Fázisok száma	1	1	1	1
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Hőmérsékletek (°C)	30-300	30-300	30-300	30-300
Teljes teljesítményigény (kW)	3,60	3,60	3,50	3,50
Biztosíték (A)	16	16	16	16
Mellékelt tartozékok				
Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
PerfectClean sütőtepsi, perf.	-	-	-	-
Univ.tepsi+PerfectClean bevonat	1	1	1	1
Sütőrács	-	-	-	-
Sütőrács PerfectClean bevonattal	-	-	1	-
Sütőrács PyroFit-funkcióval	1	1	-	1
FlexiClip teljesen kihúzh. sín	-	-	-	-
FlexiClip sín+PerfectClean bevonat	-	-	1	-
FlexiClip kihúzh.sín, PyroFit	1	1	-	1
Szín				
Cleansteel nemesacél	-	•	-	-
Obszidiánfekete	•	-	•	•
Grafitzürke	-	-	-	-

90 cm-es sütők



Típus	H 7890 BP
Kialakítás és design	
Süllyeszthető gombok	–
Élvezeti előnyök	
Előmelegítés	•
Húsmaghőmérő tű	kábel nélkül
Crisp function	•
Forgógrillmotor	•
Üzem módok	
Automatikus programok	•
Sütőautomatika	•
Eco-hőlégkeverés	•
Grill üzemmódok	•
Hőlégkeverés plusz	•
Intenzív sütés	•
Klírmavezérlés	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	•
Alsó-felső sütés	•
Felső hő	•
Alsó hő	•
Speciális felhasználások	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•
Kijelző	M Touch
Kamera a sütőtérben	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
3D kezelőfelület	•
Időfunkciók	•
MotionReact közel.érz.szenzor	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály	A
Maradék hő hasznosítás	•
Ápolási kényelem	
Nemesacél/CleanSteel felület	•
Sü.tér:PerfectClean+katal.hátf.	–
Pirolitikus tisztítás	•
Katalizátor	•
Biztonság	
Készülékűtő rdsz.+hűvös előlap	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	90
Behelyezési szintek száma	3
Sütőtér megvilágítása	BrilliantLight
Fázisok száma	3
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	860-860 x 517-517 x 550
Hőmérsékletek (°C)	30–300
Teljes teljesítményigény (kW)	5,60
Biztosíték (A)	16
Mellékelt tartozékok	
Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	–
Univ.tepsi+PerfectClean bevonat	2
Sütőrács	–
Sütőrács PerfectClean bevonattal	–
Sütőrács PyroFit-funkcióval	2
FlexiClip kihúzh.sin, PyroFit	1
Szín	
Cleansteel nemesacél	•

🏠 Automatikprogramme


Kuchen

Brot

Gebäck

Brötchen





SÜTŐK MIKROHULLÁMÚ ÜZEMMÓDDAL

Három főzőfunkció rendkívül kis helyen

Épp olyan egyedi, mint ön!





A mikrohullámmal kiegészített kompakt sütő intelligens módon kapcsolja össze két nagy teljesítményű készülék előnyeit egy 45 cm magas fülkében: a készülék teljes értékű sütő a legkülönbözőbb üzemmódokkal, amilyen pl. a hőlégkeverés plusz. És egyidejűleg egy nagy teljesítményű mikrohullámú sütő. A választás az öné: használhatja a funkciókat külön, és például a sütő üzemmódokkal finom kenyeret vagy süteményeket süthet, a mikrohullám funkcióval pedig gyorsan megmelegíthet egy csésze kakaót. Vagy pedig egyszerre használja mindkét funkciót: a hagyományos üzemmód és a mikrohullám funkció kombinációjával számos ételt sokkal gyorsabban elkészíthet – ételenként akár 30% időt is megtakarítva.

12:00

Home | ... | Status

 Mikrowelle +
Heißluft plus **Fertig**

300 W 180 °C

speichern Timer schließen



Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

Miele mikrohullámú üzemmóddal kombinált beépíthető sütők termékjellemzői*

Quick & Gentle

Tökéletes eredmények a legrövidebb időn belül: az invertertechnológiával a mikrohullám-teljesítmény fokozatmentesen szabályozható. Kombinálja a hagyományos hőt a mikrohullámmal a nagyobb rugalmasság érdekében a mindennapi főzés során.



3 in 1

Mikrohullámú, sütő és kombi üzemmód az ételek ideális elkészítéséhez mindössze egyetlen készülékben.



Nemesacél sütőtér szabadalmaztatott strukturált felülettel¹⁾

Könnyű tisztítás: a speciálisan strukturált felület karcálló és PerfectClean bevonattal rendelkezik.



Automatikus programok

Finom fogások pillanatok alatt: legyen az akár kenyér, sütemény vagy hús – minden étel teljesen automatikusan készül el.



Húsmaghőmérő tű

Hal és hús tökéletesre sütése: a hátralévő idő kijelzője tájékoztatja önt, ha ételei elkészültek.



Miele@home

Tegye okossá életét: a Miele@home segítségével okosan hálózatra kapcsolhatja készülékeit – a több lehetőségért.

Minden recepthez a megfelelő beállítás

A Miele mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütőinek üzemmódjai*



Hőlégkeverés plusz

Lenyűgözően szellős és laza: ideális a kímélő sütéshez akár két szinten egyszerre.



Alsó-felső sütés

Univerzálisan használható és klasszikusan jó: minden hagyományos sütési recept sikeres lesz.



Intenzív sütés

Ropogós alap, ízletes feltét: pizza, quiche vagy gyümölcstorta – alul ropogós, felül lédús.



Sütőautomatika

Így marad a hús szaftos: a hús pirítása magasabb hőmérsékleten, a készre sütés előre beállított hőmérsékleten történik.



Légkeveréses grill

Kívül roppanós, belül szaftos: ideális csirkéhez, kacsához, csülökhöz, göngyölt húshoz és más húskérekhez.



Grill

Sokoldalú beltéri eszköz: nagyobb mennyiségű steak, kolbász, nyárs, és sok más grillezéséhez.



Eco-hőlégkeverés

Különösen energiatakarékos: gratinok vagy felfújtak optimális készítése.




Sabbat program

A Sabbath program a zsidó ünnepek során is lehetővé teszi a készülék használatát.



Alsó sütés

Egyedi elkészítés: olyan ételekhez, melyek vízágyon készülnek vagy alulról utósütést igényelnek.



Felolvasztás

Gyengéd a mélyhűtött ételekhez: kíméletes felolvasztás hideg levegővel és ideális körülmények között.



Booster

Expressz sebesség a sietősöknek: azok, akiknek sokszor csak kevés idejük van a főzésre, különösen értékelni fogják a rövid felfűtési időt.



Automatikus programok

Számos különféle ételt varázsolhat egészen nyugodtan: akár kenyérről, süteményről vagy szárnyasról van szó – minden teljesen automatikusan készül el.



Alacsony hőmérsékletű sütés

Lágy és szaftos: alacsony hőmérsékleten különösen egyenletesen párolódik a hús – és kívül nem lesz száraz.



Speciális felhasználások

Rendkívül egyszerűen: a különféle speciális programokkal, mint pl. az aszalással, kiváló eredményeket ér el.



Saját programok

20 kedvenc ételéhez: válasszon egyszerűen üzemmódot, hőmérsékletet és időtartamot, majd készítse el újra és újra az ételt.



Mikrohullámú sütő

Egy csésze teavíz gyors felmelegítése vagy ételmelegítés: hatékony kényelem rövid idő alatt.



Mikrohullám + hőlégkeverés plusz

Akár sütemény, akár a vasárnapi sült: ideális a gyors és kímélő sütéshez akár két szinten egyszerre.



Mikrohullámú sütő + grill

Sütés és grillezés: így lesz tökéletes grillezett aromája a húsnak, halnak, grillzöldségnek és még sok egyébnek.



Mikrohullámú sütő + légkeveréses grill

Sokoldalú beltéri eszköz: nagyobb mennyiségű steak, kolbász, nyárs, zöldség és sok más grillezéséhez.



Mikrohullámú sütő + sütőautomatika

Belül szaftos, kívül ropogós: a hús pirítása magas hőmérsékleten, a készre sütés alacsony hőmérsékleten történik.



Az ikonok jelentése

Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütők ikonjai egy pillantásra



Vezérlés

Intuitív kezelés a nagy méretű teljes felületű érintőkijelzőnek köszönhetően. Egyszerű és gyors vezérlés érintéssel.



Üzemmodok és idők közvetlen kiválasztása érintőgombokkal, 4 soros szöveges kijelző.



Üzemmodok és idők közvetlen kiválasztása érintőgombokkal, 1 soros szöveges kijelző.



Ápolási kényelem

Tapadásmentes felületkezelés a felülmúlhatatlan tisztítási kényelem érdekében.



Mikrohullám-teljesítmény

Mikrohullám-teljesítmény: 1000 Watt



Kombinált üzemmód

Rugalmas és időtakarékos a hagyományos üzemmód és a mikrohullámú sütő kombinációjának köszönhetően, így akár 30% időt takaríthat meg.



Húsmaghőmérő tű


Fokra pontos sütés



Alacsony hőmérsékletű sütés


Tökéletes hússpecialitások az alacsony hőmérsékleten történő elkészítés révén.

Sütők mikrohullámú üzemmóddal, 60 cm



	H 7240 BM	H 7440 BM	H 7440 BMX	H 7840 BM
Kialakítás és design				
Fogantyú nélküli kivitel	-	-	•	-
Élvezeti előnyök				
Quick & Gentle	•	•	•	•
Előmelegítés	-	•	•	•
Húsmaghőmérő tű	-	-	-	kábellel
Melegentartás	•	•	•	•
Crisp function	-	-	-	•
Üzemmódok				
Felolvasztás	•	•	•	•
Automatikus programok	•	•	•	•
Sütőautomatika	•	•	•	•
Grill üzemmódok	•	•	•	•
Hőlégkeverés plusz	•	•	•	•
Intenzív sütés	-	-	-	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	-	-	-	•
Mikrohullámú sütő	•	•	•	•
Mikrohullámú sütő sütőautomatikával	•	•	•	•
Mikrohullámú sütő grillel	•	•	•	•
Mikrohullámú sütő +hőlégkeverés plusz	•	•	•	•
Mikrohullámú sütő légkeveréses grillel	•	•	•	•
Alsó-felső sütés	-	-	-	•
Alsó hő	-	-	-	•
Speciális felhasználások	-	•	•	•
Kezelési kényelem				
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•	•	•	•
Kijelző	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor	M Touch
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	•	-	•
Popcorn funkció	•	•	•	•
Gyors mikrohullám	•	•	•	•
Időfunkciók	•	•	•	•
Javasolt mikrohullámú teljesítmény	•	•	•	•
MotionReact közel.érz.szenzor	-	-	-	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Maradék hő hasznosítás	-	•	•	•
Ápolási kényelem				
Nemesacél sütőtér+PerfectClean	•	•	•	•
Biztonság				
Készülékűtő rdsz.+hűvös előlap	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	43	43	43	43
Behelyezési szintek száma	3	3	3	3
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Fázisok száma	1	1	1	1
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény	•	•	•	•
Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Hőmérsékletek (°C)	30-250	30-250	30-250	30-250
Teljes teljesítményigény (kW)	2,70	2,70	2,70	3,20
Biztosíték (A)	16	16	16	16
Mellékelt tartozékok				
Sütőrács PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
Üvegtál	1	1	1	2
Szín				
Cleansteel nemesacél	•	•	-	•
Obsziánfekete	-	•	•	•
Grafitszürke	-	•	•	•
Briliánsfehér	-	•	•	•

Sütők mikrohullámú üzemmóddal, 60 cm



	H 7840 BMX	H 7145 BM
Kialakítás és design		
Fogantyú nélküli kivitel	•	–
Élvezeti előnyök		
Quick & Gentle	•	•
Előmelegítés	•	–
Húsmaghőmérő tű	kábellel	–
Melegentartás	•	•
Crisp function	•	–
Üzemmódok		
Felolvasztás	•	•
Automatikus programok	•	•
Sütőautomatika	•	•
Grill üzemmódok	•	•
Hőlégkeverés plusz	•	•
Intenzív sütés	•	–
Alacsony hőmérsékletű sütés	•	–
Mikrohullámú sütő	•	•
Mikrohullámú sütő sütőautomatikával	•	•
Mikrohullámú sütő grillel	•	•
Mikrohullámú sütő +hőlégkever. plusz	•	•
Mikrohullámú sütő légkeveréses grillel	•	•
Alsó-felső sütés	•	–
Alsó hő	•	–
Speciális felhasználások	•	–
Kezelési kényelem		
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•	•
Kijelző	M Touch	DirectSensor S
SoftOpen	•	•
SoftClose	–	•
Popcorn funkció	•	•
Gyors mikrohullám	•	•
Időfunkciók	•	•
Javaolt mikrohullámú teljesítmény	•	•
MotionReact közel.érz.szenzor	•	–
Hatékony és fenntarthatóság		
Maradék hő hasznosítás	•	•
Ápolási kényelem		
Nemesacél sütőtér+PerfectClean	•	•
Biztonság		
Készülékűtő rdsz.+hűvös előlap	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•
Műszaki adatok		
Sütőtér térfogata (l)	43	43
Behelyezési szintek száma	3	3
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Fázisok száma	1	1
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény	•	•
Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Hőmérsékletek (°C)	30-250	30-225
Teljes teljesítményigény (kW)	3,20	2,70
Biztosíték (A)	16	16
Mellékelt tartozékok		
Sütőrács PerfectClean bevonattal	1	1
Üvegtál	2	1
Szín		
Cleansteel nemesacél	–	–
Obszidiánfekete	•	•
Grafitiszürke	•	–
Briliánsfehér	•	–





12:00

Gőzpárolók



Kivitelek

Beépíthető gőzpároló

A Miele gőzpároló sokoldalúan beépíthető a konyhai környezetbe. Kompakt kivitelének köszönhetően tökéletesen illik a megszokott szekrényfülkékbe. Így Miele gőzpárolójának elhelyezését teljesen egyénileg határozhatja meg.

Szabadon álló gőzpároló

Ha már nincs hely konyhájában további készülék beépítésére, nem kell lemondania a gőzpároló előnyeiről. A Miele szabadon álló gőzpárolót elhelyezheti a konyhapulton. Ez a készülék ugyanúgy kezelési kényelmet és sokoldalú felhasználási lehetőséget nyújt, mint a beépíthető készülék.



Milyen fülke áll rendelkezésére és milyen sütőteret részesít előnyben?

A Miele gőzpárolók fülkeméretei és széleskörű méretválasztéka


Kialakítások és méretek

A Miele gőzpárolók különböző méretekben és kivitelben elérhetőek. Találja meg a tökéletes megoldást konyhájába.



A klasszikus

60 cm széles, 45 cm magas



Szabadon álló

50 cm széles, 37 cm magas

Kivitel



Gőzpároló

A Miele solo gőzpároló 40–100 °C közötti hőmérsékleti tartományban dolgozik. Zöldséget, halat, köreteket, desszerteket, és sok más ételt kímélő módon készíthet vele.

Gőztechnológiák



**Exkluzív
a Miele-től**

DualSteam

Erős külső gőzfejlesztő 3,3 kW teljesítménnyel és két gőzfűvőkával.



MonoSteam

Erős külső gőzfejlesztő 2,2 kW teljesítménnyel és egy gőzfűvőkával.



PowerSteam

Nagyon erős külső gőzfejlesztő 5,0 kW teljesítménnyel és egy gőzfűvőkával.

Minden Miele gőzpárolónál a gőzfejlesztő a sütőterem kívül helyezkedik el. Ez jelentős előnyöket kínál a gőzpárolási folyamatnál: ideális gőzmennyiség, optimális hőmérsékletmérés és hőmérséklettartás, mennyiségtől független párolási idők valamint gyors felfűtés. Mivel a sütőtérben nem képződhetnek vízkőlerakódások, a tisztítás különösen egyszerű.



Milyen kényelmi jellemzőket szeretne?

A Miele gőzpárolók fő tulajdonságai*

Exkluzív a Mielétől DualSteam

Tökéletesség az ön ízlése szerint: a sütő és a főzőlap tökéletes kiegészítőjeként a Miele gőzpároló a Dual-Steamban a legjobb eredményekről gondoskodik. A gyors felfűtés, az egyenletes gőzelosztás és az optimális hőmérséklet ízletes ételek kényelmes elkészítését teszik lehetővé. Mindez köszönhető az erős 3,3 kW-os külső gőzfejlesztőnek és a két DualSteam gőzfűvőka speciális elhelyezkedésének és beállításának.



Exkluzív a Mielétől Nemesacél sütőtér struktúrával

Magas minőségű és und könnyen tisztítható: mindegyik gőzpárolónk nemesacél sütőtérrel rendelkezik.



Automatikus menükészítés

Ételek fokra pontos elkészítése: különböző ételek elkészítése egyszerre, gőz segítségével.



Automatikus programok

Ízletes ételek könnyedén: mindegy, hogy hal, hús vagy zöldség – minden teljesen automatikusan elkészül.



Szuvidálás

Az intenzív ízért: a vákuumozott ételek alacsony hőmérsékleten különösen kímélő módon készülnek el.

Az ikonok jelentése

A gőzpároló ikonjai egy pillantásra



DirectSensor

Vezérlés

Üzem módok és idők közvetlen kiválasztása érintőgombokkal, 4 soros szöveges kijelző



DirectSensor S

Üzem módok és idők közvetlen kiválasztása érintőgombokkal, 1 soros szöveges kijelző



EasySensor

Hőmérséklet és idő kiválasztása érintőgombokkal, 7 szegmenses kijelző



40i

Sütőtér térfogata

A Miele gőzpárolók különböző sütőtér térfogatokkal érhetők el – 24 és 40 liter



Sous-vide

Szuvidálás

Párolási folyamat, mely során az ételeket kímélő módon vákuumcsomagolásban párolják.



Automatic Programmes

Automatikus programok

Teljesen automatikus ételkészítés, erőfeszítés nélkül



DualSteam

Gőztechnológiák

Gyors gőzfejlesztés és egyenletes gőzelosztás a 2 gőzkivezetésen keresztül.






Miele@home

Miele@home*

A Miele@home segítségével okosan kapcsolhatja hálózatba háztartási készülékeit – a több lehetőségért.

* A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően a rendelkezésre álló funkciók köre változhat.

45 cm-es beépíthető gőzpárolók



	DG 2840	DG 7240	DG 7440
Élvezeti előnyök			
Automatikus programok	•	•	•
Melegentartás	–	•	•
Üzem módok			
Felolvasztás	•	•	•
Gőzpárolás	•	•	•
Felmelegítés	•	•	•
Kezelési kényelem			
Hálózatra kapcs. Miele@home-mal	–	•	•
Kijelző	EasySensor	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen	•	•	•
SoftClose	•	•	•
MultiLingua	–	•	•
Párolás egyszerre 3 szinten	•	•	•
Menüpárolás	•	•	•
Gőzmennyiség redukálása az ételkészítési idő vége előtt	•	•	•
Időfunkciók	•	•	•
Saját programok	–	–	•
Ápolási kényelem			
Nemesacél/CleanSteel felület	•	•	•
Strukt.felül.nem.acél pár.tér	•	•	•
Külső gőzfejlesztő	•	•	•
Alsó fűtőtést a kondenzvíz csökkentéséhez	•	•	•
Vízkömentesítés	•	•	•
CleanGlass-ajtó	•	•	•
Gőztechnológia és vízellátás			
DualSteam	•	•	•
Kivehető frissvíz-tartály Push2Release mechanizmussal	•	•	•
Frissvíz-tartály térfogata (l)	1,5	1,5	1,5
Biztonság			
Készülékűtő rdsz.+hűvős előlap	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•
Műszaki adatok			
Sütőtér térfogata (l)	40	40	40
Behelyezési szintek száma	4	4	4
Sütőtér megvilágítása	–	–	2 LED-Spot
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban (°C)	–	–	–
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban (°C)	40–100	40–100	40–100
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	3,60	3,60	3,60
Biztosíték (A)	16	16	16
Mellékelt tartozékok			
Perf. nem.acél gőzpár.edények	2	2	2
Zárt aljú nem.acél gőzpár.edények	1	1	1
Sütőrács	1	1	1
Felfogótálca	1	1	1
Szín			
Cleansteel nemesacél	•	•	•
Obszidiánfekete	•	•	•
Grafitzürke	•	•	•
Briliánsfehér	–	–	•





GŐZSÜTŐK



Határtalan kulináris élvezet

A Miele gőzsütői

Helytakarékos és sokoldalú

A Mielénél két kategóriába sorolhatók a gőzsütők: DGC és DGC Pro.

A DGC-vel belépünk a gőzsütők világába. A készülék egy teljes értékű sütő, zománczott sütőtérrel és kiegészítő gőzpároló funkcióval rendelkezik. Így sokoldalú és változatos ételek készíthetők egyetlen készülékkel.

A DGC Pro ezenkívül sok mindennapi és profi funkciókat is kínál. A nemesacél sütőtér különösen tartós és a HydroClean tisztítófunkciónak köszönhetően rendkívül könnyen tisztítható. Továbbá a DGC Pro esetében az innovatív szuvidálási funkció előnyeit is élvezheti.

A DGC-nél a klímavezérlés üzemmódban gőzlöketek segítségével nedvességet adhat hozzá az ételkészítési folyamathoz. Ilyen módon laza kenyeret készíthet ropogós kéreggel vagy szaftos sülteteket.

A DGC Pro-val még pontosabban beállíthatja a sütési klímát a páratartalom százalékra pontos beállításával és több sütési lépés kombinálásának lehetőségével. Ezáltal a DGC Pro a nedves és száraz hőt egy új üzemmóddá tudja egyesíteni – kombi párolás – és így 3 funkciót nyújt egyetlen készülékben.

Méretválaszték

Gőzsütőink két különböző méretben elérhetőek – minden konyhához a megfelelő készülék. Így ön minden helyzetben biztosítani tudja az intenzív és egészséges kulináris élményt.




Kompakt fülkékhez – 60 cm széles, 45 cm magas

Ideális 45 cm magas és 60 cm széles fülkébe való beépítéshez vagy 14 cm magas melegítő- vagy vákuumozófiókkal együtt 60 cm x 60 cm-es fülkébe. 3 behelyezési szinten, 47 literes befogadóképességgel változatos ételeket készíthet a DGC Pro készülékben.



Klasszikus – 60 cm széles, 60 cm magas

Ideális klasszikus 60 cm x 60 cm-es fülkébe való beépítéshez. 29 cm magas fiókkal együtt egy 88 cm magas fülkét tökéletesen kitölt. A DGC Pro készülék a 4 behelyezési szintjével és 67 literes sütőterével határtalan lehetőségeket nyújt. A DGC pedig 76 literes befogadóképességgel rendelkezik és 5 behelyezési szinttel.



Milyen kényelmi jellemzőket szeretne?

A Miele DGC gőzsütők fő tulajdonságai*

Exkluzív a Mielétől MonoSteam

A jól bevált MonoSteam (2,2 kW) gőzfejlesztő eljárással a gőz egyetlen gőzfúvókán keresztül jut be Miele készülékének sütőterébe. Gyorsan és egyenletesen eloszlik az étel körül, és kíméletes ételkészítési folyamatot biztosít optimális eredménnyel.



Exkluzív a Mielétől Klímavezérlés¹⁾

Hús- és süteménysütés nedvesség segítségével: élvezze az összehasonlíthatatlanul laza tésztákat és a ropogós kérgű sülteket.

Automatikus programok

Ízletes ételek egyszerűen: mindegy, hogy kenyér, sütemény vagy hús – minden teljesen automatikusan készül el.



Exkluzív a Mielétől TasteControl²⁾

Az automatikus gyors lehűtés megakadályozza az akaratlan utósütést és igény szerint melegen tartja az ételt.



Miele@home

Tegye okossá életét: a Miele@home-mal háztartási készülékeit hálózatba kötheti – a több lehetőségért.



Exkluzív a Mielétől PerfektClean-kialakítás

Gyors tisztaság: mivel az ételek nem ragadnak oda, a tisztítás rendkívül könnyű.

* modellfüggő

¹⁾ szabadalmaztatott szívóberendezéssel, szabadalom: EP 2 190 295 B1

²⁾ szabadalom: EP 1 714 083 B1



Milyen kényelmi jellemzőket szeretne?

A Miele DGC Pro gőzsütők fő tulajdonságai*

Exkluzív a Mielétől DualSteam

Tökéletes főzés: a DualSteam-nek köszönhetően a gőz egyenletesen oszlik el, és biztosítja a legjobb ételkészítési eredményeket. Tökéletesség, az ön ízlése szerint: a Miele DGC Pro gőzsütő mindig a legjobb eredményeket biztosítja. A gyors felfűtési és sütési idők, valamint a gőz egyenletes eloszlása megkönnyíti az étel elkészítését – a külső 3,3 kW-os gőzfejlesztőnek és a két DualSteam gőzfűvőka speciális elrendezésének és beállításának köszönhetően. Ez azt is biztosítja, hogy ételekben a lehető legtöbb vitamin megmaradjon.



Exkluzív a Mielétől Kombi párolás

Tiszta élvezet: tökéletes eredmények a száraz és nedves hő pontos %-os kombinációjának köszönhetően több ételkészítési lépésben.



Exkluzív a Mielétől Mix & Match

Gyors & egészséges: különböző ételek kombi párolása vagy melegítése egyszerre egy tányéron.



HydroClean

Ragyogóan tiszta: a HydroCleannek köszönhetően a Miele gőzsütőjének sütőtere automatikusan megtisztul.



Exkluzív a Mielétől Automatikus menükészítés

Fokra pontos párolás: készítsen egyszerre különböző ételeket gőzzel.



Exkluzív a Mielétől Motorosan nyíló panel Soft-Close¹⁾ funkcióval

Kényelmes: nyissa és zárja a panelt érintéssel – mögötte található a víztartály.

* modellfüggő

1) szabadalom: EP 2 197 326

Minden recepthez a megfelelő beállítás

A Miele DGC gőzsütők üzemmódjai*



Hőlégkeverés plusz

Csodálatosan könnyű és laza: ideális kímélő hús- és süteménysütéshez akár két szinten.



Alsó és felső sütés

Univerzálisan alkalmazható és klasszikusan jó: minden hagyományos sütési recept tökéletesen sikerül.



Gőzpárolás

Kímélő és egészséges elkészítés: gőzzel történő ételkészítéskor különösen sok tápanyag megmarad.



Intenzív sütés

Ropogós alj, szaftos feltétek: mindegy, hogy pizza, quiche vagy gyümölcstorta – alul ropogós, felül viszont szaftos marad.



Sütőautomatika

Így szaftos marad a hús: a hús pirítása magas, a továbbbsütése beállított hőmérsékleten történik.



Hőlégkeveréses grill

Kívül ropogós, belül szaftos: ideális csirkéhez, kacsához, csülökhöz, sült roládhoz és sok más húsfételhez.



Grill

Sokoldalú benti használatra: nagyobb mennyiségű steak, kolbász, nyársak és sok minden más grilleléséhez.



Eco-hőlégkeverés

Különösen energiatékony: felfűjtak vagy gratinok ideális elkészítéséhez.



Alsó sütés

Egyedi elkészítés: vízfürdőben készítendő vagy alulról barnítandó ételekhez.



Felolvasztás

Kíméletes a fagyasztott ételekhez: a fagyasztott étel kímélő módon, hideg levegővel és ezáltal ideális körülmények között kerül felolvasztásra.



Booster

Expressz sebesség a sietősöknek: azok, akiknek gyakran kevés idejük van főzni, különösen értékelni fogják a rövid felfűtési időt.



Automatikus programok

Varázsoljon különféle ételeket teljes nyugalomban: legyen szó kenyérről, süteményről vagy szárnyashúsról – minden teljesen automatikusan elkészül.



Speciális felhasználások

Rendkívülit egyszerűen: különféle speciális programokkal, mint például az aszalással kiváló eredményeket érhet el.



Saját programok

Kevesebb ételi számára: egyszerűen adja meg az üzemmódot, hőmérsékletet és az időtartamot, és készítse el újra és újra.



Klímavezérlés

Friss, akár a pékségből: a nedvesség hozzáadásával összehasonlíthatatlanul laza tészta és ropogós kéreg készül.



Klímavezérlés sütőautomatikával

Optimális sütés: pirítás magas hőmérsékleten, majd továbbbsütés egyedi hőmérsékleten nedvesség hozzáadásával.



Klímavezérlés + hőlégkeverés plusz

Csodálatosan könnyű és laza: ideális hús- és süteménysütéshez nedvesség hozzáadásával akár 3 szinten.



Klímavezérlés intenzív sütéssel

Pizza, quiche vagy gyümölcstorta: nedvesség hozzáadásával az alj ropogós, a feltét szaftos marad.



Klímavezérlés alsó és felső sütéssel

Klasszikusan jó: nedvesség hozzáadásával minden hagyományos étel tökéletesre sikerül.

Minden recepthez a megfelelő beállítás

A Miele DGC Pro gőzsütők sütőprogramjai



Kombi párolás/Hőlégkeverés plusz

Optimális eredmények: a hozzáadott nedvesség garantálja a kenyér, zsemle, hús és sok minden más sikerét.



Kombi párolás/Alsó/felső sütés

Ez ételek nedvesség hozzáadásával alulról és felülről is egyenletesen sülnek – így a kenyér tökéletesre sikerül.



Kombi párolás/Grill

Különösen a magas zsírtartalmú hús és hal lesz a nedvesség hozzáadásával különösen puha és szaftos – ropogós kéreggel.



Hőlégkeverés plusz

Csodálatosan könnyű és laza: ideális gyors, kímélő sütéshez akár 3 szinten.



Alsó/felső sütés

Univerzálisan alkalmazható és klasszikusan jó: minden klasszikus sütési recept tökéletesre sikerül.



Grill

Sokoldalú benti használatra: nagyobb mennyiségű steak, kolbász, nyársak és sok minden más grillezéséhez.



Intenzív sütés

Ropogós alj, szaftos feltétek: mindegy, hogy pizza, quiche vagy gyümölcs torta – alul ropogós, felül viszont szaftos marad.



Felső sütés

Kiváló íz és megjelenés: így tökéletes sikereket ér el gratinálás, pirtás és utóbarnítás során.



Alsó hő

Egyedi elkészítés: vízfürdőben készíthető vagy alulról barnítandó ételekhez.



Hőlégkeveréses grill

Kívül ropogós, belül szaftos: ideális csirkéhez, kacsához, csülökhöz, sült roládhoz és sok más húselételhez.



Speciális sütemény

Varázsoljon ízletes süteményeket: égetett tészta, sós sütemény, kevert tészta, mintha csak a pékségből hozta volna.



Speciális felhasználások

Rendkívül egyszerűen: különféle speciális programokkal, mint például az aszalással kiváló eredményeket érhet el.



Eco-hőlégkeverés

Áramot és időt takarít meg: energiatakarékosan készíthet ételeket.



Eco-gőzpárolás

Gazdaságos és fenntartható: takarítson meg energiát gőzpároláskor.



Sabbat-program

A Sabbat-program lehetővé teszi a készülék használatát a zsidó szokások gyakorlása alatt is.



Szuvidálás

Kulináris élmény: a vákuum alatt készült hús, hal, zöldség vagy gyümölcs a legmagasabb szintű íz-élményt nyújtja.



Mix & Match

Gyors & egészséges: különböző ételek egyszerre történő kombinálása vagy melegítése egy tányéron.



Gőzpárolás

Kímélő és egészséges elkészítés: vízgőzzel való ételkészítés során különösen sok tápanyag megmarad, valamint az ételek színe és íze is.

Az ikonok jelentése

A kombi gőzpároló ikonjai egy pillantásra



Vezérlés

Intuitív kezelés a nagy méretű teljes felületű érintőkijelzőnek köszönhetően. Egyszerű és gyors vezérlés érintéssel.



Üzem módok és idők közvetlen kiválasztása érintőgombokkal, 4 soros szöveges kijelző.



Sütőtér térfogata

A Miele kombi gőzpárolók különböző befogadóképességekkel kaphatók: 76 és 48 liter.



Kombinált üzemmód

Kombinált párolás
Tökéletes sütési eredmények a száraz és nedves hő kombinálása révén.



Gőztechnológiák



Gyors gőzfejlesztés és egyenletes gőzelosztás a 2 gőzkivezetésen keresztül.



DirectWater plus




Frissvíz-csatlakozás és -elvezetés a kényelmes gőzpárolás érdekében.

Gőzsütők, 60 cm, zománc sütőtér



	DGC 7250	DGC 7450	DGC 7151	DGC 7351
Élvezeti előnyök				
TasteControl	•	•	•	•
Gyors felfűtés	•	•	•	•
Crisp function	–	•	–	•
Üzem módok				
Sütőautomatika	•	•	•	•
Gőzpárolás	•	•	•	•
Grill üzemmódok	•	•	•	•
Hőlegkeverés plusz	•	•	•	•
Intenzív sütés	•	•	•	•
Klíma vezérlés	•	•	•	•
Alsó-felső sütés	•	•	•	•
Alsó hő	•	•	•	•
Speciális felhasználások	–	•	–	•
Kezelési kényelem				
Hálózatra kapcs. Miele@home-mal	•	•	•	•
Kijelző	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	•	•	•
MultiLingua	•	•	•	•
Programozható idejű gőzöketek	–	•	–	•
Mennyiségtől független párolás	•	•	•	•
Időfunkciók	•	•	•	•
Saját programok	–	•	–	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+
Ápolási kényelem				
Nemesacél/CleanSteel felület	•	•	–	–
Zománczott sütőtér PerfectClean bevonattal és katalitikus hátfallal	•	•	•	•
Külső gőzfejlesztő	•	•	•	•
Ápolóprogramok	•	•	•	•
CleanGlass-ajtó	•	•	•	•
Gőztechnológia és vízellátás				
MonoSteam	•	•	•	•
Szívócső a víz felvételéhez	•	•	•	•
Biztonság				
Készülék hűtő rdsz.+hűvös előlap	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	76	76	76	76
Sütőtér megvilágítása	1 Halogen-Spot	1 LED-Spot	1 Halogen-Spot	1 LED-Spot
Hőmérséklet sütőüzem (°C)	30–250	30–250	30–250	30–250
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban (°C)	70–100	70–100	70–100	70–100
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	3,50	3,50	3,50	3,50
Biztosíték (A)	16	16	16	16
Mellékelt tartozékok				
Sütőrács PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
FlexiClip teljesen kihúzható sín (pár)	–	–	–	–
FlexiClip sín+PerfectClean bevonat (pár)	1	1	1	1
PerfectClean tartórács	1	1	1	1
Perf. nem.acél gőzpár.edények	1	1	1	1
Zárt aljú nem.acél gőzpár.edények	1	1	1	1
Szín				
Cleansteel nemesacél	•	•	–	–
Grafit szürke	•	•	–	–
Obszidiánfekete	•	•	•	•
Briliánsfehér	–	•	–	–

Gőzsütők, Pro 45 cm, EDST-sütőtér







	DGC 7440 HC Pro	DGC 7445 HC Pro	DGC 7440 HCX Pro	DGC 7445 HCX Pro
Kialakítás és design				
Fogantyú nélküli kivitel	-	-	•	•
Évezeti előnyök				
Klímaszenzor	•	•	•	•
Mix & Match	•	•	•	•
Húsmaghőmérő tű	-	-	-	-
Automatikus programok	•	•	•	•
Üzem módok				
Kombinált párolás	•	•	•	•
Gőzpárolás	•	•	•	•
Szuvidálás	•	•	•	•
Gourmet sütés	•	•	•	•
Hőlégkeverés plusz	•	•	•	•
Alsó-felső sütés	•	•	•	•
Kezelési kényelem				
Hálózatra kapcs. Miele@home-mal	•	•	•	•
Kijelző	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	•	-	-
MultiLingua	•	•	•	•
Motorosan felemelkedő kezelőpanel	•	•	•	•
Mennyiségől független párolás	•	•	•	•
Automatikus menüpárolás	•	•	•	•
Időfunkciók	•	•	•	•
Saját programok	•	•	•	•
MotionReact közel.érz.szenzor	-	-	-	-
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+
Ápolási kényelem				
Strukt.felül.nem.acél pár.tér	•	•	•	•
Külső gőzfejlesztő	•	•	•	•
HydroClean	•	•	•	•
Ápolóprogramok	•	•	•	•
Gőztechnológia és vízellátás				
DualSteam	•	•	•	•
Frissvíz-tartály a kez.panel mögött	•	-	•	-
DirectWater plus	-	•	-	•
Biztonság				
Készülékűtő rdsz.+hűvös előlap	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	47	47	47	47
Sütőtér megvilágítása	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Hőmérséklet sütőüzem (°C)	30-230	30-230	30-230	30-230
Hőmérs. gőzpároló üzemmódban (°C)	40-100	40-100	40-100	40-100
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 450-452 x 555	560-568 x 450-452 x 555	560-568 x 450-452 x 555	560-568 x 450-452 x 555
Teljes teljesítményigény (kW)	3,40	3,40	3,40	3,40
Biztosíték (A)	16	16	16	16
Mellékelt tartozékok				
Univ.tepsi+PerfectClean bevonat	1	1	1	1
Sütőrács PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
FlexiClip sín+PerfectClean bevonat (pár)	-	-	-	-
Kivehető tartórács (pár)	1	1	1	1
Perf. nem.acél gőzpár.edények	1	1	1	1
Zárt aljú nem.acél gőzpár.edények	1	1	1	1
Szín				
Cleansteel nemesacél	•	•	-	-
Grafitiszürke	•	•	•	•
Obszidiánfekete	•	•	•	•
Briliánsfehér	•	•	•	•

Gőzsütők, Pro 45 cm, EDST-sütőtér



	DGC 7840 HC Pro	DGC 7845 HC Pro	DGC 7840 HCX Pro	DGC 7845 HCX Pro
Kialakítás és design				
Fogantyú nélküli kivitel	-	-	•	•
Élvezeti előnyök				
Klímaszenzor	•	•	•	•
Mix & Match	•	•	•	•
Húsmaghőmérő tű	kábel nélkül	kábel nélkül	kábel nélkül	kábel nélkül
Automatikus programok	•	•	•	•
Üzem módok				
Kombinált párolás	•	•	•	•
Gőzpárolás	•	•	•	•
Szuvidálás	•	•	•	•
Gourmet sütés	•	•	•	•
Hőlegkeverés plusz	•	•	•	•
Alsó-felső sütés	•	•	•	•
Kezelési kényelem				
Hálózatra kapcs. Miele@home-mal	•	•	•	•
Kijelző	M Touch	M Touch	M Touch	M Touch
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	•	-	-
MultiLingua	•	•	•	•
Motorosan felemelkedő kezelőpanel	•	•	•	•
Mennyiségétől független párolás	•	•	•	•
Automatikus menüpárolás	•	•	•	•
Időfunkciók	•	•	•	•
Saját programok	•	•	•	•
MotionReact közel.érz.szenzor	•	•	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+
Ápolási kényelem				
Strukt.felül.nem.acél pár.tér	•	•	•	•
Külső gőzfejlesztő	•	•	•	•
HydroClean	•	•	•	•
Ápolóprogramok	•	•	•	•
Gőztechnológia és vízellátás				
DualSteam	•	•	•	•
Frissvíz-tartály a kez.panel mögött	•	-	•	-
DirectWater plus	-	•	-	•
Biztonság				
Készülékűtő rdsz.+hűvös előlap	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	47	47	47	47
Sütőtér megvilágítása	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Hőmérséklet sütőüzem (°C)	30-230	30-230	30-230	30-230
Hőmérs. gőzpároló üzemmódban (°C)	40-100	40-100	40-100	40-100
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 450-452 x 555	560-568 x 450-452 x 555	560-568 x 450-452 x 555	560-568 x 450-452 x 555
Teljes teljesítményigény (kW)	3,40	3,40	3,40	3,40
Biztosíték (A)	16	16	16	16
Mellékelt tartozékok				
Univ.tepsi+PerfectClean bevonat	1	1	1	1
Sütőrács PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
FlexiClip sín+PerfectClean bevonat (pár)	1	1	1	1
Kivehető tartórács (pár)	1	1	1	1
Perf. nem.acél gőzpár.edények	1	1	1	1
Zárt aljú nem.acél gőzpár.edények	1	1	1	1
Szín				
Cleansteel nemesacél	•	•	-	-
Grafitiszürke	•	•	•	•
Obszidiánfekete	•	•	•	•
Brillánsfehér	•	•	•	•

Gőzsütők, Pro 60 cm, EDST-sütőtér



	DGC 7460 HC Pro	DGC 7465 HC Pro	DGC 7460 HCX Pro	DGC 7465 HCX Pro
Kialakítás és design				
Fogantyú nélküli kivétel	-	-	•	•
Élvezeti előnyök				
Klímaszenzor	•	•	•	•
Mix & Match	•	•	•	•
Húsmaghőmérő tű	-	-	-	-
Automatikus programok	•	•	•	•
Üzem módok				
Kombinált párolás	•	•	•	•
Gőzpárolás	•	•	•	•
Szuvidálás	•	•	•	•
Gourmet sütés	•	•	•	•
Hőlégkeverés plusz	•	•	•	•
Alsó-felső sütés	•	•	•	•
Kezelési kényelem				
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•	•	•	•
Kijelző	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	•	-	-
MultiLingua	•	•	•	•
Motorosan felemelkedő kezelőpanel	•	•	•	•
Mennyiségől független párolás	•	•	•	•
Automatikus menüpárolás	•	•	•	•
Időfunkciók	•	•	•	•
Saját programok	•	•	•	•
MotionReact közel.érz.szenzor	-	-	-	-
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+
Ápolási kényelem				
Strukt.felül.nem.acél pár.tér	•	•	•	•
Külső gőzfejlesztő	•	•	•	•
HydroClean	•	•	•	•
Ápolóprogramok	•	•	•	•
Gőztechnológia és vízellátás				
DualSteam	•	•	•	•
Frissvíz-tartály a kez.panel mögött	•	-	•	-
DirectWater plus	-	•	-	•
Biztonság				
Készülékkihűtő rdsz.+hűvös előlap	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	67	67	67	67
Sütőtér megvilágítása	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Hőmérséklet sütőüzem (°C)	30-230	30-230	30-230	30-230
Hőmérs. gőzpároló üzemmódban (°C)	40-100	40-100	40-100	40-100
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 590-595 x 555	560-568 x 590-595 x 555	560-568 x 590-595 x 555	560-568 x 590-595 x 555
Teljes teljesítményigény (kW)	3,45	3,45	3,45	3,45
Biztosíték (A)	16	16	16	16
Mellékelt tartozékok				
Univ.tepsi+PerfectClean bevonat	1	1	1	1
Sütőrács PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
FlexiClip sín+PerfectClean bevonat (pár)	-	-	-	-
Kivehető tartórács (pár)	1	1	1	1
Perf. nem.acél gőzpár.edények	1	1	1	1
Zárt aljú nem.acél gőzpár.edények	1	1	1	1
Szín				
Cleansteel nemesacél	•	•	-	-
Grafitiszürke	•	•	•	•
Obszidiánfekete	•	•	•	•
Briliánsfehér	•	•	•	•

Gőzsütők, Pro 60 cm, EDST-sütőtér



	DGC 7860 HC Pro	DGC 7865 HC Pro	DGC 7860 HCX Pro	DGC 7865 HCX Pro
Kialakítás és design				
Fogantyú nélküli kivitel	-	-	•	•
Élvezeti előnyök				
Klímaszenzor	•	•	•	•
Mix & Match	•	•	•	•
Húsmaghőmérő tű	kábel nélkül	kábel nélkül	kábel nélkül	kábel nélkül
Automatikus programok	•	•	•	•
Üzem módok				
Kombinált párolás	•	•	•	•
Gőzpárolás	•	•	•	•
Szuvidálás	•	•	•	•
Gourmet sütés	•	•	•	•
Hőlegkeverés plusz	•	•	•	•
Alsó-felső sütés	•	•	•	•
Kezelési kényelem				
Hálózatra kapcs. Miele@home-mal	•	•	•	•
Kijelző	M Touch	M Touch	M Touch	M Touch
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	•	-	-
MultiLingua	•	•	•	•
Motorosan felemelkedő kezelőpanel	•	•	•	•
Mennyiségétől független párolás	•	•	•	•
Automatikus menüpárolás	•	•	•	•
Időfunkciók	•	•	•	•
Saját programok	•	•	•	•
MotionReact közel.érz.szenzor	•	•	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+
Ápolási kényelem				
Strukt.felül.nem.acél pár.tér	•	•	•	•
Külső gőzfejlesztő	•	•	•	•
HydroClean	•	•	•	•
Ápolóprogramok	•	•	•	•
Gőztechnológia és vízellátás				
DualSteam	•	•	•	•
Frissvíz-tartály a kez.panel mögött	•	-	•	-
DirectWater plus	-	•	-	•
Biztonság				
Készülékkihűtő rdsz.+hűvös előlap	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	67	67	67	67
Sütőtér megvilágítása	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Hőmérséklet sütőüzem (°C)	30-230	30-230	30-230	30-230
Hőmérs. gőzpároló üzemmódban (°C)	40-100	40-100	40-100	40-100
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 590-595 x 555	560-568 x 590-595 x 555	560-568 x 590-595 x 555	560-568 x 590-595 x 555
Teljes teljesítményigény (kW)	3,45	3,45	3,45	3,45
Biztosíték (A)	16	16	16	16
Mellékelt tartozékok				
Univ.tepsi+PerfectClean bevonat	1	1	1	1
Sütőrács PerfectClean bevonattal	1	1	1	1
FlexiClip sín+PerfectClean bevonat (pár)	1	1	1	1
Kivehető tartórács (pár)	1	1	1	1
Perf. nem.acél gőzpár.edények	1	1	1	1
Zárt aljú nem.acél gőzpár.edények	1	1	1	1
Szín				
Cleansteel nemesacél	•	•	-	-
Grafitiszürke	•	•	•	•
Obszidiánfekete	•	•	•	•
Briliánsfehér	•	•	•	•





GŐZPÁROLÓ MIKROHULLÁMÚ ÜZEMMÓDDAL





Gőzpárolás, főzés, melegítés egyetlen készülékben
A Miele az első gyártó, akinek sikerült a gőzpároló és a
mikrohullámú sütő előnyeit egyetlen beépíthető készülékben
egyesítenie – egy mikrohullámú üzemmóddal rendelkező
beépíthető gőzpárolóban.

Szeretné, ha lehetőleg sokféle ételkészítési mód állna rendelkezésére – de nem szeretne túl sok készüléket beépíteni a konyhájába?

Ezzel az innovatív kombinált beépíthető készülékkel a Miele tökéletes kiegészítést kínál sütőjéhez – egy teljes értékű gőzpárolót és egy teljes értékű mikrohullámú sütőt egyben! Optimális megoldás az olyan konyhák számára, ahol csak két beépítőfülke áll rendelkezésre.



Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A mikrohullámú üzemmóddal rendelkező beépíthető gőzpárolók termékjellemzői*

Exkluzív a Mielétől DualSteam

Tökéletesség teljesen az Ön ízlése szerint: a sütő és a főzőlap optimális kiegészítőjeként a Miele mikrohullámú üzemmóddal rendelkező gőzpároló gondoskodik a legjobb ételkészítési eredményekről. A rövid felfűtési és ételkészítési idők, illetve az egyenletes gőzelosztás megkönnyíti az ételek készítését – erről a nagy teljesítményű (3,3 kW) külső gőzfejlesztő, és a két egyedi elrendezésű és tájolású DualSteam gőzfűvőka gondoskodik.



3 in 1

Helytakarékos kombináció: mikrohullám-funkció, gőz- és gyorspárolás a maximális rugalmasságért.



Gyorspárolás

Időtakarékos: a gőzpárolást mikrohullámú üzemmóddal kombinálja a gyorsabb ételkészítésért minőségi veszteség nélkül.



Exkluzív a Mielétől Strukturált felületű nemesacél sütőtér

Kiváló minőségű és könnyen kezelhető: összes mikrohullámú üzemmóddal rendelkező gőzpárolónk nemesacél sütőtérrel rendelkezik.



Automatikus programok

Finom fogások pillanatok alatt: legyen az akár hal, hús vagy zöldség – minden étel teljesen automatikusan készül el.



Quick & Gentle

Tökéletes eredmények a legrövidebb időn belül: az invertertechnológiával a mikrohullám-teljesítmény fokozatmentesen szabályozható.

Az ikonok jelentése

Mikrohullámú üzemmóddal rendelkező gőzpároló ikonjai egy pillantásra



Vezérlés

Intuitív kezelés a nagy méretű teljes felületű érintőkijelzőnek köszönhetően. Egyszerű és gyors vezérlés érintéssel.



Üzemmódok és idők közvetlen kiválasztása érintőgombokkal, 4 soros szöveges kijelző.



Sütőtér térfogata

Sütőtér térfogata: 40 liter



Mikrohullám-teljesítmény

Akár 1000 watt mikrohullám-teljesítmény.



Gőztechnológiák

Gyors gőzfejlesztés és egyenletes gőzelosztás a 2 gőzkivezetésen keresztül.



DirectWater


Frissvíz-csatlakozás a kényelmes gőzpárolásért.



MotionReact

Miele készüléke már a közeledésére is reagál.

Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal



DirectSensor

40l

1000 W



M Touch

40l

1000 W



M Touch

40l

1000 W



DualSteam

2



DualSteam

2




MotionReact



DualSteam

2



DirectWater

2



MotionReact

	DGM 7440	DGM 7840	DGM 7845
Élvezeti előnyök			
Quick & Gentle	•	•	•
Automatikus programok	•	•	•
Melegentartás	•	•	•
Üzemmódok			
Felolvasztás	•	•	•
Gőzpárolás	•	•	•
Gyorspárolás	•	•	•
Felmelegítés	•	•	•
Mikrohullámú sütő	•	•	•
Kezelési kényelem			
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•	•	•
Kijelző	DirectSensor	M Touch	M Touch
SoftOpen	•	•	•
MultiLingua	•	•	•
Párolás egyszerre 3 szinten	•	•	•
Automatikus menüpárolás	–	•	•
Gőzmenny.reduk.ételk.vége előtt	•	•	•
Időfunkciók	–	–	–
MotionReact közel.érz.szenzor	–	•	•
Ápolási kényelem			
Nemesacél/CleanSteel felület	•	•	•
Strukt.felül.nem.acél pár.tér	•	•	•
Külső gőzfejlesztő	•	•	•
Vízkömentesítés	•	•	•
CleanGlass-ajtó	•	•	•
Gőztechnológia és vízellátás			
DualSteam	•	•	•
Kivehető frissvíz-tartály+Push2Release	•	•	•
Frissvíz-tartály térfogata (l)	1,5	1,5	–
DirectWater	–	–	•
Biztonság			
Készülékkihűtő rdsz.+hűvős előlap	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•
Műszaki adatok			
Sütőtér térfogata (l)	40	40	40
Sütőtér megvilágítása	2 LED-Spot	2 LED-Spot	2 LED-Spot
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény	•	•	•
Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban (°C)	40–100	40–100	40–100
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Teljes teljesítményigény (kW)	3,30	3,30	3,30
Biztosíték (A)	16	16	16
Mellékelt tartozékok			
Kivehető tartórács (pár)	1	1	1
Perf. nem.acél gőzpár.edények	2	2	2
Zárt aljú nemesacél gőzpároló edény, magasság: 40 mm	1	1	1
Zárt aljú nemesacél gőzpároló edény, magasság: 80 mm	–	1	1
Sütőrács	1	1	1
Üvegtál	1	1	1
Szín			
Grafitiszürke	•	•	•
Cleansteel nemesacél	•	•	•
Obszidiánfekete	•	•	•
Briliánsfehér	•	•	•

900

750

600



MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

450



450

300



Fisch gegrillt



OK



Kialakítások

Az ön konyhája: olyan egyedi, mint az ön élete és szokásai. Az ön készülékei: a rendelkezésre álló térbeli adottságokhoz és kezelési igényekhez illeszkednek. A Miele mikrohullámú készülékek különböző kivitelekben állnak rendelkezésre – így konyháját személyre szabottan és saját elképzeléseinek megfelelően alakíthatja.

A Miele két kivitelben kínál mikrohullámú készülékeket: fixen fülkébe építve vagy szabadon állóként. Időtlen formatervezésüknek és intelligens kezelési filozófiájuknak köszönhetően tökéletesen illeszkednek a Miele konyhai designba.

Milyen készüléket szeretne?

A Miele mikrohullámú sütők sokszínűsége

Fülkeméreték és méretválaszték

Akár egy új konyhát tervez, akár egy már meglévő konyhában szeretne készüléket cserélni: a Miele mikrohullámú sütői minden szokványos beépítőfülkébe integrálhatók. A rendelkezésre álló teret ugyanis mindig optimálisan kihasználják: a különféle készülékek különböző méretű sütőterekkel, és azokhoz illeszkedő méretű forgótányérokkal rendelkeznek.



- 35 cm magas, 60 cm széles
- 36 cm magas, 60 cm széles
- 38, ill. 42 cm magas, 60 cm széles
- 45 cm magas, 60 cm széles



- 17 literes sütőtér
- 26 literes sütőtér
- 46 literes sütőtér

Kezelési koncepciók



Miele TopControl beépíthető készülékek

Teremtse teljesen homogén megjelenést konyhájában: a Miele mikrohullámú sütői fent elhelyezett kezelőfelületükkel tökéletesen harmonizálnak a többi Miele beépíthető készülékkel. Ez rendkívüli rugalmasságot garantál a konyha megtervezésekor. A készülék ajtaja – mint a sütő esetében is – lefelé nyílik. A fent elhelyezkedő kezelőnek köszönhetően több hely marad a belső térben.



Miele SideControl beépíthető készülékek

SideControl készülékeink is harmonizálnak a többi Miele beépíthető készülékkel – a kezelés ezeknél klasszikus módon oldalt helyezkedik el. A SideControl beépíthető készülékeket függőlegesen kombinálhatja más Miele beépíthető készülékekkel, illetve külön is beszerezheti őket. A készülékek kényelmesen oldalirányban nyithatók.

Üzem módok

Élje át a mikrohullám kulináris csodáját – túl a felmelegítésen és felolvasztáson. És fedezze fel a meglepően sok lehetőséget, amelyet Miele mikrohullámú sütői a konyhai mindennapokban nyújtanak.

Solo mikrohullámú sütők

A Miele mikrohullámú sütő már Solo üzemmódban is többet nyújt, mint amit ön esetleg lehetségesnek tart: például egy pohár tejet melegít, lekvárt főz be, csokoládét olvaszt, zöldséget párol, halat olvaszt ki vagy mandulát blansíroz.

Grillfunkciós mikrohullámú sütők

A ropogós végeredmény mikrohullámú sütővel is elérhető: a beépített kvarc grill segítségével párolás után még egyszer átsütheti az ételeket. Hús sütésre és grillezésre is használhatja. A pirítósa, a zöldségek vagy a rák is ropogósra grillezhető – a zöldségfelfújt pedig ízletes sajtkérget kaphat.



Milyen kényelmi funkciók fontosak önnek?

A Miele mikrohullámú sütők termékjellemzői*

Exkluzív a Mielétől XL sütőtér

TopControl kezelésű készülékeink 46 literes hasznos sütőtérrel rengeteg rugalmasan kihasználható teret kínálnak a kreatív konyha számára.



Automatikus programok

Varázsoljon ételeket egyszerűen: csak állítsa be a programot és pl. válassza ki a súlyt – a többit bízza a készülékre

Gyors mikrohullám

Időtakarékos: közvetlenül elérheti a legmagasabb mikrohullám-teljesítményt – szokásainak megfelelően.



Nemesacél sütőtér

Nagyon hatékony: a nemesacél belső tér gondoskodik a tökéletes mikrohullám-elosztásról és a könnyű tisztításról.



Kombinált üzemmód

Időmegtakarítás és az eredmény javítása: kombinált üzemmódban ételei egyszerre párolódnak és pirulnak.



EasySensor

Egy klasszikus újragondolva: a Miele Side-Control készülékek most érintéses vezérléssel vannak ellátva.

Az ikonok jelentése

A mikrohullámú sütők ikonjai egy pillantásra



Kezelési filozófia

A wattban megadott teljesítmény és az idő kiválasztása érintőgombokkal, 7 szegmenses kijelző.



Üzem módok és idők közvetlen kiválasztása érintőgombokkal, 1 soros szöveges kijelző.



Az üzemmód és a wattban megadott teljesítmény a forgókapcsolóval választható ki.



Teljesítmény

Akár 900 watt mikrohullám-teljesítmény



Akár 800 watt mikrohullám-teljesítmény



Kvarc grill

Az ételek további átsütéséhez az ételkészítés befejezése után.



Popcorn

Friss popcorn gyors és egyszerű elkészítéséhez.



Automatikus programok





Felolvasztás erőfeszítés nélkül, friss élelmiszerek sütése és elkészítése.



Forgótányér


A forgótányéron rengeteg hely áll rendelkezésre az eltérő méretű vagy nagyszámú edények számára.

Beépíthető mikrohullámú sütők




	M 2240 SC	M 2230 SC	M 2234 SC	M 7240 TC
Kialakítás és design				
TopControl	-	-	-	•
SideControl	•	•	•	-
Élvezeti előnyök				
Melegentartás	•	•	•	•
Kvarc grill	-	-	•	-
Üzem módok				
Automatikus programok	•	•	•	•
Solo mikrohullámú sütő	•	•	•	•
Kombinált üzemmódú mikrohullámú sütő/grill	-	-	•	-
Kezelési kényelem				
Kijelző	EasySensor	EasySensor	EasySensor	DirectSensor S
SoftOpen	-	-	-	•
SoftClose	-	-	-	•
MultiLingua	-	-	-	•
Popcorn funkció	-	-	-	•
Időfunkciók	•	•	•	•
Gyors mikrohullám	•	•	•	•
Egyéni beállítások	•	•	•	•
Ápolási kényelem				
Nemesacél/CleanSteel felület	-	-	-	•
Nemesacél sütőtér	•	•	•	•
CleanGlass-ajtó	-	-	-	•
Biztonság				
Készülékkihűtő rdsz.+hűvös előlap	-	-	•	-
Üzembehelyezési zár	•	•	•	•
Biztonsági kapcsoló	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Sütőtér térfogata (l)	26	17	17	46
Ajtó nyitási iránya	balra	balra	balra	alul
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Sütőtér magassága (cm)	20,7	20,2	20,2	23,2
Forgótányér átmérője (cm)	32,5	27,2	27,2	40,6
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény	•	•	•	•
Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)	-	80/150/300/450/600/800	80/150/300/450/600/800	80/150/300/450/600/750/900
Grillteljesítmény (W)	-	-	800	-
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	562-568 x 450-452 x 550	562-568 x 350-362 x 310	562-568 x 350-362 x 310	562-568 x 450-452 x 550
Fülkefüggetlen szellőzés	•	•	•	•
Teljes teljesítményigény (kW)	1,4	1,25	1,25	1,6
Fázisok száma	1	1	1	1
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Mellékelt tartozékok				
Grillrostély	-	-	1	-
Gourmet tálca	-	-	1	-
Szín				
Obszidiánfekete	•	•	•	-
Cleansteel nemesacél	-	-	-	•

Beépíthető mikrohullámú sütők



M 7244 TC	
Kialakítás és design	
TopControl	•
SideControl	–
Élvezeti előnyök	
Melegentartás	•
Kvarc grill	•
Üzem módok	
Automatikus programok	•
Solo mikrohullámú sütő	•
Kombinált üzemmódú mikrohullámú sütő/grill	•
Kezelési kényelem	
Kijelző	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcorn funkció	•
Időfunkciók	•
Gyors mikrohullám	•
Egyéni beállítások	•
Ápolási kényelem	
Nemesacél/CleanSteel felület	•
Nemesacél sütőtér	•
CleanGlass-ajtó	•
Biztonság	
Készülékűtő rd.sz.+hűvös előlap	•
Üzembehelyezési zár	•
Biztonsági kapcsoló	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	46
Ajtó nyitási iránya	alul
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot
Sütőtér magassága (cm)	23,2
Forgótányér átmérője (cm)	40,6
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény	•
Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)	80/150/300/450/600/750/900
Grillteljesítmény (W)	1500
A fülke méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	562-568 x 450-452 x 550
Fülkefüggetlen szellőzés	•
Teljes teljesítményigény (kW)	1,6
Fázisok száma	1
Biztosíték (A)	10
Mellékelt tartozékok	
Grillrostély	1
Gourmet tálca	1
Szín	
Obszidiánfekete	–
Cleansteel nemesacél	•

Szabadon álló mikrohullámú sütők



M 6012 SC	
Kialakítás és design	
SideControl	•
Élvezeti előnyök	
Melegentartás	•
Kvarc grill	•
Üzem módok	
Automatikus programok	•
Solo mikrohullámú sütő	•
Kombinált üzemmódú mikrohullámú sütő/grill	•
Kezelési kényelem	
Kijelző	EasyControl
Időfunkciók	•
Gyors mikrohullám	•
Memória funkció	•
Egyéni beállítások	•
Ápolási kényelem	
Nemesacél sütőtér	•
Biztonság	
Készülékkihűtő rdsz.+hűvös előlap	•
Üzembehelyezési zár	•
Biztonsági kapcsoló	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	26
Méreték (Sz x Ma x Mé) (mm)	520 x 305 x 422
Ajtó nyitási iránya	balra
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot
Sütőtér magassága (cm)	20,7
Forgótányér átmérője (cm)	32,5
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény	•
Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)	80/150/300/450/600/750/900
Grillteljesítmény (W)	800
Teljes teljesítményigény (kW)	2,3
Fázisok száma	1
Biztosíték (A)	10
Mellékelt tartozékok	
Grillrostély	1
Gourmet tálca	1
Szín	
Nemesacél	•



**GOURMET
EDÉNY- ÉS ÉTELME-
LEGÍTŐ FIÓKOK**





Optimálisan az ön igényeire szabva

A Miele Gourmet edény- és ételmelegítő fiókok méretválasztéka

Miele Gourmet edény- és ételmelegítő fiókjaink három méretváltozatban kaphatók – a különböző beépítési helyzetekhez és méretekhez, a konyha egységes összképe érdekében.



A klasszikus – 14 cm magas, 60 cm széles

14 cm-es magasságának köszönhetően a Miele Gourmet edény- és ételmelegítő fiókokat optimálisan kombinálhatja egy 45 cm magas kompakt készülékkel, pl. egy Miele kávéfőzővel, gőzpárolóval, kombi gőzpárolóval vagy mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütővel – a 60 cm magas fülke optimális kihasználásáért.



Az extra nagy – 29 cm magas, 60 cm széles

Különösen sok helyet kínál a 29 cm magas Gourmet edény- és ételmelegítő fiókunk. Egy klasszikus, 60 cm magas sütővel vagy XXL kombi gőzpárolóval együtt a tökéletes kombinációt kapja egy 88 cm magas fülkéhez, és így optimálisan kihasználhatja a rendelkezésre álló teret.



A kombinációs megoldás 90 cm-es fülkékhez –

32 cm magas, 60 cm széles

A két 45 cm magas készülék egymás feletti beépítése, valamint egy 60 cm széles készülék közvetlenül mellettük történő elhelyezése esetén az ESW 7030 Gourmet edény- és ételmelegítő fiók tökéletesen kitölti a 60 cm magas készülék alatti teret. Ennek frontja kb. 32 cm-rel magasabb, mint a többi Miele Gourmet edény- és ételmelegítő fióké. Így a fölé beépített készüléktől mért optikailag látható rész minimalizálódik, és a két 45 cm magas készülék közötti rész méretével azonos lesz.

Ennél a telepítési megoldásnál a két 45 cm magas készülék közötti optimális résmérethez az ENB 1060 behelyezhető alátétet kell használni.

Az ESW 7030 ezenkívül ideálisan kombinálható a Miele KWT 6422 iG borteperáló hűtővel és egy mellé telepített 60 cm magas beépíthető készülékkel.



Miele

Miele

Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele Gourmet edény- és ételmelegítő fiókok termékjellemzői*

Exkluzív a Mielétől Alacsony hőmérsékletű sütés

A kiváló minőségű húsokat kényeztesse az alacsony hőmérsékletű sütés üzemmóddal: ezzel a professzionális módszerrel a húst alacsony hőmérsékleten kíméletesen sütheti, így az aromák és tápanyagok nagyrészt megmaradnak. Húskései puhák, aromásak és szaftosak lesznek, és az ételkészítési folyamatot követően azonnal szeletelhetők. Az egyébként szükséges pihentetési idő itt elmarad, mivel a hús szaftja egyenletesen oszlik el.



Négy üzemmód

4 in 1: csészék vagy tányérok melegítése, ételek melegentartása vagy sütés alacsony hőmérsékleten.



SensorTouch kezelés

Elegáns és könnyen kezelhető: a síkba illeszkedő érintőpanel révén ön a legmodernebb technikával, kényelmesen kezelheti.



Push2open

Nyitás villámgyorsan: elég egy enyhe nyomás a fiókra.



Időzítő funkció

Így rugalmas maradhat: a fiók a beprogramozott idő letelte után magától kikapcsol.



Sokrétű felhasználási mód

A Gourmet edény- és ételmelegítő fiókkal ön aszalhat, gyógynövényeket száríthat, keleszthet, csokoládét olvaszthat, és még sok egyebet csinálhat.

Az ikonok jelentése

A Gourmet edény- és ételmelegítő fiókok ikonjai egy pillantásra



Vezérlés

Üzem mód, hőmérséklet és idő közvetlen kiválasztása érintógombokkal



Készülék magassága

Befogadóképesség: teríték 6 személy számára



Befogadóképesség: teríték 32 személy számára



Alacsony hőmérsékletű sütés

Tökéletes hússpecialitások az alacsony hőmérsékleten történő elkészítés révén.



Push2open

Nyitási automatika aktiválása a fiók enyhe megnyomásával.



Időzítő

4 órás időzítő, mely a beprogramozott idő letelte után önállóan kikapcsol.



Miele@home

A Miele@home segítségével okosan kapcsolhatja hálózatra háztartási készülékeit – a több lehetőségért.

* A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.

Gourmet edénymelegítő fiókok



	ESW 7010	ESW 7020	ESW 7030	ESW 7120
Kialakítás és design				
Fogantyú nélküli kivitel	•	•	•	•
Üzem módok				
Csészemelegítés	•	•	•	•
Tányéremelegítés	•	•	•	•
Ételek melegentartása	•	•	•	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	•	•	•	•
Kezelési kényelem				
Hálózatba kapcs. Miele@home-mal	•	•	•	•
Push2open mechanizmus	•	•	•	•
Teljesen kihúzható az egyszerű be- és kipakoláshoz	•	•	•	•
Érintógombos kezelőpanel	•	•	•	•
Ápolási kényelem				
Nemesacél/CleanSteel felület	–	•	–	•
Síkba építhető kezelőpanel	•	•	•	•
Biztonság				
Hűvös előlap	•	•	•	•
Csúszásgátló betét	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Tartozékfiók				
Befogadóképesség	teríték 6 személy számára	teríték 12 személy számára	teríték 12 személy számára	teríték 12 személy számára
Műszaki adatok				
Méret (Sz x Ma x Mé) (mm)	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570	595 x 317 x 570	595 x 289 x 570
Hőmérséklet (°C)	40–85	40–85	40–85	40–85
Hasznos belső magasság (mm)	80	230	230	230
Teljes teljesítményigény (kW)	0,70	0,70	0,70	0,70
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Elektromos kábel hossza (m)	2,0	2,0	2,0	2,0
Mellékelt tartozékok				
Sütőrács a rakodófelület növeléséhez	–	1	1	1
Szín				
Obszidiánfekete	•	•	•	–
Grafitiszürke	•	•	•	–
Briliánsfehér	•	•	•	–
Cleansteel nemesacél	–	•	–	•

VÁKUUMOZO FIÓKOK





A jó íz megőrzése

Sokoldalú vákuumozó fiók

A Miele vákuumozó fiókja számos alkalmazási lehetőséget kínál: a vákuumozás megőrzi ételei minőségét, hosszabban eltarthatóvá teszi, vagy szuvidálásra előkészíti őket. Ez egyszerűen és tisztán történik a fóliába csomagolás, a levegő elvonása és a légmentes lezárás révén. Így például a maradékokat egyszerűen vákuumozhatja és lefagyaszthatja – a tápanyagok, ízek és vitaminok sokkal tovább megmaradnak, mint a hagyományos fagyasztás esetében, és nincs fagyási sérülés sem. Emellett sok helyet takarít meg a mélyhűtőben. Akár folyadékokat, pl. leveseket is problémamentesen vákuumozhat. Adagolás, tárolás és előkészítés az ízletes párolásra – mindezt egyetlen készülékkel.



Az intenzív ízléményekért

A szuvidálás esetében ön ételeit egy vákuumtasakban, folyamatosan alacsony hőmérsékleten készíti a gőzpárolóban. Különösen ajánlott hús, hal, zöldség és gyümölcs készítéséhez, mivel ennél az eljárásnál az aromák különösen intenzíven bontakoznak ki. A fűszerek, valamint marinádok optimálisan kapcsolódnak össze az ételekkel, és kiváló ízt hoznak létre.

Praktikus segítség a konyhai mindennapokban

Az ételek frissen a legízletesebbek. De van energiája minden nap friss hozzávalókat vásárolni a főzéshez? És mi a teendő, ha valami mégis megmarad? A Miele vákuumozó fiókjával sokkal hosszabban eltarthatóvá teheti az ételeket. A levegő és ezzel az oxigén elvonásával a frissesség sokkal tovább megmarad, mint a fagyasztókészkekben vagy hűtőszekrényben történő hagyományos tárolás esetén – mindegy, hogy húsról, zöldségről vagy gyümölcsről van-e szó.

Ha ön szívesen készít nagyobb adagokat, hogy azokat egy későbbi időpontban – pl. néhány nappal később – csak felmelegítse, és elfogyassza, a vákuumozó fiók olyan teljes ízléményt biztosít önnek, mint az elkészítés első napján. Főzzön pl. a hétvégén nyugodtan és élvezettel, vákuumozzon adagokat, és tárolja azokat a hűtőszekrényben. Így ön egy hosszú munkanapot követően a hét közepén teljesen spontán élvezhet egy ízletes ételt.





Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A beépíthető vákuumozó fiók fő tulajdonságai

Vákuumozás

A levegő és az oxigén kivonása optimálisan előkészíti ételeit a szuvidáláshoz a gőzpárolóban. Ezen felül különösen jól adagolhatja, készletezheti, marinálhatja vagy zárhatja vissza a húsokat, halakat és zöldségeket a vákuumozó fiókban. További előnye: a maximális eltarthatóság érdekében vákuumozza le az élelmiszereket, mielőtt lefagyasztaná őket – így őrizheti meg leginkább a vitaminokat és az ízelet, és fagyási sérülés sem keletkezik. Emellett helyet takarít meg a mélyhűtőben.



SensorTouch kezelés

Elegáns és könnyen kezelhető: a síkba illeszkedő érintőpanel révén ön a legmodernebb technikával, kényelmesen kezelheti.



Három vákuumfokozat

Egyedi beállítás: a vákuumozásnál három fokozat közül választhat – minden ételmszerhez talál megfelelőt.



Push2open

Nyitás villámgyorsan: elég egy enyhe nyomás a fiókra.



Élelmiszerekhez való vákuumtasak

Biztonságos csomagolás: a Miele vákuumtasakok hőállóak, légzárók és ízsemlegesek.



Újrafelhasználható vákuumdobozok

A fenntartható alternatíva: a vákuumtasakkal ellentétben a vákuumdobozokat újra és újra felhasználhatja.

Az ikonok jelentése

A vákuumozó fiók ikonjai egy pillantásra



Vezérlés

Üzem mód, hőmérséklet és idő közvetlen kiválasztása érintőgombokkal.



Készülék magassága

Maximum 250 x 350 mm méretű és 80 mm magasságú dobozok és tasakok használhatók.



Vákuumozás

Kiszívja a levegőt a vákuumtasakból.



Push2open

Nyitási automatika aktiválása a fiók enyhe megnyomásával.



Teljesen kihúzható


A fiók az egyszerű be- és kipakolás érdekében teljesen kihúzható.



Tasaktámaszték

Megkönnyíti a kis vákuumtasakok kezelését.

Vákuumozó fiók



EVS 7010	
Kialakítás és design	
Fogantyú nélküli kivétel	•
Élvezeti előnyök	
Előkészítés szuvidáláshoz	•
Élelmiszerek hosszabb eltarthatósága	•
Élelmiszerek pácolása	•
Sokrétű felhasználási mód	
Élelmiszer vákuumozása	•
Élelmiszer pácolása	•
Élelmiszerek porciózása	•
Tartályok vákuumozása	•
Eredeti csomagolás visszazárása	•
Úvegek lezárása	•
Folyadékok vákuumozása	•
Kezelési kényelem	
Vákuumozó kamra mérete (l)	8,0
Maximális tasakméret (mm)	350
Push2open mechanizmus	•
Teljesen kihúzható az egyszerű be- és kipakoláshoz	•
Érintógombos kezelőpanel	•
Vákuumozási erősség LED-kijelzése	•
A külső tartályok vákuumozási erősségének LED-kijelzése	•
Hegesztési időtartam fokozatokban	1 - 3
Hegesztési időtartam LED-kijelzése	•
Stop funkció	•
Vákuumozó technika	
Szivattyú szivóteljesítménye (m ³ /h)	4
Ápolási kényelem	
Síkba építhető kezelőpanel	•
Vákuumszivattyú, zsirtalanítási figyelmeztetés	•
Cserélhető zárócsikok	•
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Méretek (Sz x Ma x Mé) (mm)	595 x 141 x 570
Hasznos belső magasság (mm)	80
Teljes teljesítményigény (kW)	0,32
Biztosíték (A)	10
Elektromos kábel hossza (m)	1,8
Mellékelt tartozékok	
Adapter edények vákuumozásához	1
Tasaktámaszték	1
180 x 280 mm méretű vákuumtasakok száma	50
240 x 350 mm méretű vákuumtasakok száma	50
Szín	
Obszidiánfekete	•
Grafitzürke	•
Briliánsfehér	•

ELEKTROMOS ÉS INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK

Miele
INDUCTION



Kivitelek



Sütővel kombinálva



Sütőtől függetlenül

Tökéletesen az ön igényeire szabva

Miele elektromos és indukciós főzőlapok kivitelei, szerkezeti kialakításai, valamint keret-kialakításai

Kialakítások



Indukció – a trendformáló



Elektromos – a hagyományos




Gáz – a klasszikus

Méretválaszték



A klasszikus – helytakarékos, 60 cm széles készülékek akár 4 főzőedényhez



A nagyobb kényelemért – 80 cm széles készülékek 4–6 főzőedényhez



Maximálisan nagyvonalú – 90 cm széles készülékek 5–6 főzőedényhez

Keretes kialakítás



Körbefutó nemesacél **kerettel** ellátott üvegkerámiák



Üvegkerámiák a ráültethető **vagy síkba** építhető kivitelhez

Az intuitív kezelési filozófiának és a teljes felületű indukciónak köszönhetően a főzés egyszerű!

A Miele főzőlapok kezelése és rugalmassága

Az elektromos és indukciós főzőlapok kezelési filozófiája




FlexControl érintőkijelzővel




Exkluzív a Mielétől SmartSelect White



Exkluzív a Mielétől SmartSelect



ComfortSelect



EasySelect



Gombvezérlés

Teljes felület: a Miele indukciós főzőlapok maximális rugalmassága

Élvezze a tökéletes szabadságot: a teljes főzőlapot használhatja főzésre – előre meghatározott főzőzónák nélkül, vagyis teljesen rugalmasan. Így minden helyzetben a lehető legjobban helyezheti el edényeit, és pontosan úgy, ahogyan ön szeretné. Így akár hat indukcióképes edényt, serpenyőt és sütőedényt is elhelyezhet egyedileg. Teljes felületű indukcióval ellátott főzőlapjaink különböző készülékszélességekkel kaphatók.



Exkluzív a Mielétől Intelligens edényfelismerés



SilentMove



Exkluzív a Mielétől Pozicionálási segéd¹⁾



KM 7897 FL



reddot winner 2020



GOLD
AWARD
2020

Szenzorokkal támogatott asszisztens funkciók

Sohasem volt egyszerűbb a sütés

A szenzorvezérelt Miele főzőlapokkal az intelligens technológia beköltözik a konyhájába.



Élvezzen mindig optimális eredményeket sütés közben: a szenzorokkal támogatott TempControl* asszisztens funkció megkönnyíti a konyhai mindennapjait, és még több örömet okoznak önnek a főzés során. TempControl szenzorok számos SmartSelect kezeléssel ellátott főzőlapon, valamint az érintőkijelzős FlexControl főzőlap teljes főzőfelületén megtalálhatók.

A TempControl* a legkülönbözőbb sütési folyamatok esetén is garantálja az egyenletes, optimális eredményt. Ehhez egyszerűen válassza a lassú főzést vagy a három sütési fokozat egyikét az ideális hőfokokkal. Ezeket a továbbiakban nem kell szabályoznia, mivel állandó szinten tartják a hőmérsékleteket.



A TempControl* nagyobb biztonságot teremt a konyhában, mivel megbízhatóan megakadályozza az olaj és a vaj túlhevülését a serpenyőben. És mivel optimális hőmérsékleten tartja az elkészítendő ételleket, többé semmi nem ég oda. A funkciót bármely tetszőleges, indukcióképes serpenyővel használhatja – nincs szükség új edényekre.

Miele@home

A Miele Appban számos olyan, pl. hús- vagy halreceptet talál, amelyben kifejezetten a TempControl és a CookAssist használatát vették alapul.





Lassú főzés

Számos fogás csak akkor tökéletes, ha szósz is jár hozzá – mint például a raguknál vagy a bolognainál. A főzőlap a megfelelő hőmérsékletet a főzési fokozatokkal szabályozza. Ezzel elkerülhető a fröcskölés, és a szósz mindig sikerül.



I. sütési fokozat

Ez a sütési fokozat minden olyan ételhez megfelelő, amelyeket alacsony sütési hőmérsékleten kell elkészíteni, például tükörtortához, tojásrántottához, sült szalonnához, csirkemellhez, nudlihoz, zöldséghez, fasírt-hoz, halakhoz és a legtöbb mélyhűtött ételhez.



II. sütési fokozat

Ezzel a közepes sütési hőmérséklettel olyan élelmiszerek süthetők, mint például a garnéla, a steak, a hússzelet, a húskenyér vagy az apróhús. Emellett kiválóan alkalmas magok megpirítására, valamint tócsni, tortilla és karamell készítésére is.



III. sütési fokozat

A legmagasabb fokozat kiváló wokban pároláshoz, illetve pörkölt-húsok vagy nagyobb húsmennyiségek erős lepirításához. Emellett ezen a fokozaton készül a palacsinta és a sült burgonya is.



Con@ctivity

Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele indukciós főzőlapok termékjellemzői¹⁾

Con@ctivity

Koncentráljon teljesen a főzésre: a Con@ctivity segítségével a páraelszívó automatikusan megfelelően működik. A főzőfelület be- vagy kikapcsolása esetén a páraelszívó magától reagál. Szívóteljesítményét is automatikusan a főzőlapon történő tevékenységhez igazítja, így a helyiség klímája állandóan kellemes marad. A készülékek Wi-Fi kapcsolaton keresztül kommunikálnak egymással. A Con@ctivity használatával a páraelszívó és a főzőlap a Miele@home részévé válik.



Teljes felület

Főzőlapok egyedi kihasználása: helyezze el teljesen tetszése szerint az edényeket.



Exkluzív a Mielétől TempControl²⁾

Mindig tökéletes sütési eredmények: a serpenyő hőmérséklete állandó marad, és semmi nem ég oda.



Exkluzív a Mielétől SmartSelect White

Gyors és intuitív: a teljesítményszintek minden főzőzónához közvetlenül állíthatók be.



Exkluzív a Mielétől PowerFlex

Páratlanul gyors és rugalmas: az egyedi booster teljesítmény akár 7,3 kW.



Érintőkijelző

Rendkívül egyszerűen megérthető: többszínű 7" széles érintőképernyő az intuitív kezelésért.

¹⁾ Modellfüggő

²⁾ Szabadalom: EP1704754, EP2153698

Az ikonok jelentése

Az elektromos főzőlapok ikonjai egy pillantásra



Vezérlés


Egy központi számsorral vezérelheti az összes főzőzónát és teljesítményfokozatot.



Rugalmasság

A hozzákapcsolható fűtőkörök lehetővé teszik egy sütőedény használatát.

Tűzhelytől független elektromos főzőlapok



	KM 6523 FL	KM 6520 FR
Design		
Síkba építhető kivitel	•	–
Üvegkerámia színe	Fekete	Fekete
Nyomatott design	–	–
Körbefutó nemesacél keret	–	•
Ráülthető kivitel	–	•
Főzőzóna-felszereltség		
Főzőzónák száma	4	4
1. főzőzóna/főzőfelület		
Pozíció	elől balra	elől balra
Fajta	Vario főzőzóna	egykörös főzőzóna
Méreték (mm)	120/210 mm	180 mm
Max. teljesítmény (W)	1200/2200	1800
2. főzőzóna/főzőfelület		
Pozíció	balra hátul	balra hátul
Fajta	egykörös főzőzóna	egykörös főzőzóna
Méreték (mm)	145 mm	–
Max. teljesítmény (W)	1200	1500
3. főzőzóna/főzőfelület		
Pozíció	hátul jobbra	hátul jobbra
Fajta	főző-/sütőzóna	Vario főzőzóna
Méreték (mm)	Ø 170 / 170x290	Ø 120 / Ø 210
Max. teljesítmény (W)	1500/2600	750/2200
4. főzőzóna/főzőfelület		
Pozíció	elől jobbra	elől jobbra
Fajta	egykörös főzőzóna	egykörös főzőzóna
Méreték (mm)	180 mm	145 mm
Max. teljesítmény (W)	1800	1200
5. főzőzóna/főzőfelület		
Pozíció	–	–
Fajta	–	–
Méreték (mm)	–	–
Max. teljesítmény (W)	–	–
Kezelési kényelem		
Miele@home	–	–
Con@ctivity 3.0 automatikus funkció	–	–
Érintógombos kezelés	–	–
Gombos kezelés	–	–
Kijelző színe	sárga	sárga
Stop&Go funkció	•	•
Törésvédelem	–	–
Stopper	•	•
Lekapcsoló automatika	•	•
Felfűtő automatika	•	•
Melegentartás	–	–
Biztonság		
Biztonsági kikapcsolás	•	•
Reteszelés funkció	•	•
Maradék hő-kijelző	•	•
Műszaki adatok		
Méreték (Sz x Mé) (mm)	752 x 45 x 492	574 x 43 x 504
Kivág.mér.(Sz x Mé),felületi szer.(mm)	600 x 500	560 x 490
Kivág.mér.(Sz x Mé),sülly.beép.(mm)	730/756 x 470/496	–
Súly (kg)	10	8
Teljes teljesítményigény (kW)	7,80	6,70
Mellékelt tartozékok		
Üvegkaparó	•	•
Csatlakozókábel	igen	igen



Con@ctivity



Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele elektromos főzőlapok termékjellemzői¹⁾

Con@ctivity

Koncentrálnon teljesen a főzésre: a Con@ctivity segítségével a páraelszívó automatikusan megfelelően működik. A főzőfelület be- vagy kikapcsolása esetén a páraelszívó magától reagál. Szívóteljesítményét is automatikusan a főzőlapon történő tevékenységhez igazítja, így a helyiség klímája állandóan kellemes marad. A készülékek Wi-Fi kapcsolaton keresztül kommunikálnak egymással. A Con@ctivity használatával a páraelszívó és a főzőlap a Miele@home részévé válik.



Exkluzív a Mielétől **ExtraSpeed²⁾**
Még több időt takarít meg: a Miele exkluzív technológiájának köszönhetően önnek több ideje marad.



Sütőzóna
Különösen praktikus: egy sütőedény használatához egyszerűen kapcsolhat be további fűtőköröket.



Többkörös főzőzóna

Teljesen az ön igényei szerint: kapcsoljon be további fűtőköröket – attól függően, mekkora van szüksége.



Exkluzív a Mielétől **SmartSelect**
Gyors és intuitív: a teljesítményfokok és idők minden főzőzónához közvetlenül állíthatók be.



Exkluzív a Mielétől **Melegentartás**
Tálalásra kész: az edény aljának hőmérsékletét a melegentartás során a készülék úgy szabályozza, hogy semmi ne égjen le.

¹⁾ Modellfüggő

²⁾ Szabadalom: EP2001267

Az ikonok jelentése

Az indukciós főzőlapok ikonjai egy pillantásra



Touch Display

Vezérlés

Többszínű 7" széles érintőképernyő az intuitív kezeléshez



SmartSelect White

A teljesítményfokozatok rendkívül gyorsan és intuitív módon választhatók ki. Fehér, nagy kontrasztú kijelző.



SmartSelect

A teljesítményfokozatok rendkívül gyorsan és intuitív módon választhatók ki. Sárga háttérvilágítású számsorok.



ComfortSelect

Különösen egyszerű a főzőzónák és a teljesítményfokozatok vezérlése.



EasySelect

Egy központi számsorral vezérelheti az összes főzőzónát és teljesítményfokozatot.



Con@ctivity 3.0

Con@ctivity

Jelzi, hogy a főzőlap rendelkezik-e Con@ctivity technológiával.



Full-Surface

Rugalmasság

A teljes főzőfelület rugalmas használata előre meghatározott főzőzónák nélkül.



PowerFlex

Különösen nagy felület két edényhez vagy serpenyőhöz, egy nagy méretű sütőedényhez vagy egy nagy méretű tésztafőző edényhez.



TwinBooster

TwinBooster

Két teljesítményfokozat a rendkívül rövid főzési időhöz.



TempControl

TempControl

A legkülönbélebb sütési folyamatok esetén is garantálja az egyenletes, optimális eredményt.








DiamondFinish

Kombinálható SmartLine elemmel






A SmartLine elemek különböző főzési eljárásokat kínálnak, és tökéletesen kombinálhatók egymással.

Tűzhelytől független indukciós főzőlapok



	KM 7667 FL	KM 7678 FL	KM 7897 FL	KM 7897-1 FL Diamond
Fűtési mód				
Fűtési mód	Elektromos indukcióval	Elektromos indukcióval	Elektromos indukcióval	Elektromos indukcióval
Design				
Síkba építhető kivitel	•	•	•	•
Üvegkerámia színe	Fekete	Fekete	Grafitfekete	Grafitfekete
Ráülthetető kivitel	•	•	•	•
Öntött edénytartó (matt fekete zom.)	-	-	-	-
Főzőzóna-felszereltség				
Főzőzónák száma	-	-	-	-
1. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	-	-	-	-
Fajta	-	-	-	-
Méretetek (mm)	-	-	-	-
Max. teljesítmény (W)	2600	2600	2600	2600
Max. Booster teljesítmény (W)	3300	3300	3300	3300
Max. TwinBooster (W)	3650	3650	3650	3650
Kezelési kényelem				
Érintógombos kezelés	Smart Select	Smart Select	Smart Select White	Smart Select White
Gombos kezelés	-	-	-	-
Kijelző színe	sárga	sárga	Fehér	Fehér
Állandó edényfelismerés	-	-	-	-
Stop&Go funkció	•	•	•	•
Törésvédelem	•	•	•	•
Memóriefunkció	•	•	•	•
Stopper	•	•	•	•
Lekapcsoló automatika	•	•	•	•
Felfűtő automatika	•	•	•	•
Melegentartás	•	•	•	•
Egyéni beállítási lehetőségek	•	•	•	•
Elektr.gyűjt.egykez.vézérl.	-	-	-	-
Ápolási kényelem				
Mosogatógépben mosható edénytartó	-	-	-	-
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Reteszelés funkció	•	•	•	•
Maradék hő-kijelző	•	•	•	•
GasStop	-	-	-	-
Műszaki adatok				
Méretetek (Sz x Mé) (mm)	620 x 51 x 520	800 x 51 x 520	936 x 51 x 520	936 x 51 x 520
Kivág.mér.(Sz x Mé),súly.beép.(mm)	-	-	-	-
Kivág.mér.(Sz x Mé),felületi szer.(mm)	600 x 500	780 x 500	916 x 500	916 x 500
Beép.ma.csatl.dob.zal (mm)	51	51	51	51
Súly (kg)	11	19	21	21
Teljes teljesítményigény (kW)	7,30	11,00	11,00	11,00
Elektromos kábel hossza (m)	1,4	1,4	1,4	1,4
Mellékelt tartozékok				
CSFG7000 FlameGuard	-	-	-	-
Fűvókaszett földgázhoz	-	-	-	-
Fűvókaszett cseppfolyós gázhoz	-	-	-	-
Felületkezelte wokserpenyő	-	-	-	-

KM 7xxx főzőzónákkal





	KM 7404 FX	KM 7575 FL	KM 7684 FL	KM 7879 FL
Design				
Síkba építhető kivitel	•	•	•	•
Üvegkerámia színe	Fekete	Fekete	Fekete	Grafitfekete
Nyomatott design	–	–	–	–
Körbefutó nemesacél keret	–	–	–	–
Ráülthető kivitel	–	•	•	–
Kombinálható SmartLine elemmel	–	•	–	–
Komb.SmartLine páraelsz.val	–	–	–	–
Főzőzóna-felszereltség				
Főzőzónák száma	4	6	4	4
1. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	elől balra	balra	balra	elől balra
Fajta	Vario főzőzóna	PowerFlex	PowerFlex	TempControl főzőzóna
Méretetek (mm)	–	–	–	160-230 mm
Max. teljesítmény (W)	1850	3150	3400	2300
Max. TwinBooster (W)	3000	3650	7300	3650
2. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	balra hátul	középen	jobb	hátul középen
Fajta	Vario főzőzóna	PowerFlex	PowerFlex	Vario főzőzóna
Méretetek (mm)	100-160 mm	–	–	100-160 mm
Max. teljesítmény (W)	1400	3400	3400	1400
Max. TwinBooster (W)	2200	7300	7300	2200
3. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	jobb	jobb	–	jobb
Fajta	PowerFlex	PowerFlex	–	PowerFlex
Méretetek (mm)	230x390	230x390	–	230x390
Max. teljesítmény (W)	3400	3400	–	3400
Max. TwinBooster (W)	7300	7300	–	7300
Kezelési kényelem				
Miele@home	•	•	•	•
Con@ctivity 3.0 automatikus funkció	•	•	•	•
Érintőkijelzős kezelés	–	–	–	–
Érintógombos kezelés	–	Smart Select	Smart Select	Smart Select White
TempControl	–	–	–	•
Kijelző színe	sárga	sárga	sárga	Fehér
Állandó edényfelismerés	•	•	•	•
Stop&Go funkció	•	•	•	•
Törésvédelem	–	•	•	•
Memóriefunkció	•	•	•	•
Stopper	•	•	•	•
Lekapcsoló automatika	•	•	•	•
Felfűtő automatika	•	•	•	•
Melegentartás	•	•	•	•
Melegentartás plusz	–	–	–	•
Egyéni beállítási lehetőségek	•	•	•	•
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Reteszelés funkció	•	•	•	•
Maradék hő-kijelző	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Méretetek (Sz x Mé) (mm)	592 x 51 x 492	800 x 51 x 520	916 x 51 x 408	800 x 51 x 520
Kivág.mér.(Sz x Mé),felületi szer.(mm)	–	780 x 500	896 x 388	780 x 500
Kivág.mér.(Sz x Mé),súly.beép.(mm)	570/596 x 470/496	780/804 x 500/524	896/920 x 388/412	780/804 x 500/524
Beép.ma.csatl.dob.zal (mm)	51	51	51	51
Súly (kg)	11	16	12	13
Teljes teljesítményigény (kW)	7,30	11,00	7,30	7,30

KM 7xxx főzőzónákkal



	KM 7899 FL	KM 7999 FL	KM 7201 FR	KM 7464 FR
Design				
Síkba építhető kivitel	•	•	–	–
Üvegkerámia színe	Grafitfekete	Grafitfekete	Fekete	Fekete
Nyomatott design	–	Silent Move	–	–
Körbefutó nemesacél keret	–	–	•	•
Ráültethető kivitel	–	–	•	•
Főzőzóna-felszereltség				
Főzőzónák száma	5	–	4	4
1. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	elöl balra	balra	elöl balra	elöl balra
Fajta	Vario főzőzóna	TempControl főzőzóna	Vario főzőzóna	Vario főzőzóna
Méreték (mm)	100-160 mm	–	–	–
Max. teljesítmény (W)	1400	2800	2300	1850
Max. TwinBooster (W)	2200	–	3650	3000
2. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	balra hátul	középen	balra hátul	balra hátul
Fajta	TempControl főzőzóna	TempControl főzőzóna	Vario főzőzóna	Vario főzőzóna
Méreték (mm)	160-230 mm	–	100-160 mm	100-160 mm
Max. teljesítmény (W)	2300	2800	1400	1400
Max. TwinBooster (W)	3650	–	2200	2200
3. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	hátul középen	jobb	hátul jobbra	jobb
Fajta	Vario főzőzóna	TempControl főzőzóna	Vario főzőzóna	PowerFlex
Méreték (mm)	Ø 180-280	–	–	230x390
Max. teljesítmény (W)	2600	2800	1850	3400
Max. TwinBooster (W)	3650	–	3000	7300
4. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	jobb	–	elöl jobbra	–
Fajta	PowerFlex	–	Vario főzőzóna	–
Méreték (mm)	–	–	–	–
Max. teljesítmény (W)	3400	–	1850	–
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	7300	–	3000	–
Kezelési kényelem				
Miele@home	•	•	–	•
Con@ctivity 3.0 automatikus funkció	•	•	–	•
Érintőkijelzős kezelés	–	•	–	–
Érintőgombos kezelés	Smart Select White	érintőképernyő	–	–
TempControl	•	•	–	–
Kijelző színe	Fehér	–	sárga	sárga
Állandó edényfelismerés	•	•	•	•
Stop&Go funkció	•	•	•	•
Törésvédelem	•	•	–	–
Memóriefunkció	•	•	•	•
Stopper	•	•	•	•
Lekapcsoló automatika	•	•	•	•
Felfűtő automatika	•	–	•	•
Melegentartás	•	–	•	•
Melegentartás plusz	•	–	–	–
Egyéni beállítási lehetőségek	•	•	•	•
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Reteszelés funkció	•	–	•	•
Maradék hő-kijelző	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Méreték (Sz x Mé) (mm)	936 x 51 x 520	936 x 67 x 520	574 x 51 x 504	626 x 52 x 526
Kivág.mér.(Sz x Mé),felületi szer.(mm)	916 x 500	916 x 500	560 x 490	560 x 490
Kivág.mér.(Sz x Mé),sülly.beép.(mm)	916/940 x 500/524	916/940 x 500/524	–	–
Beép.ma.csatl.dob.zaál (mm)	51	67	48	45
Súly (kg)	16	22	10	11
Teljes teljesítményigény (kW)	11,00	10,35	7,30	7,30

KM 7xxx főzőzónákkal



	KM 7474 FL	KM 7564 FL
Design		
Síkba építhető kivitel	•	•
Üvegkerámia színe	Fekete	Fekete
Nyomatott design	–	–
Körbefutó nemesacél keret	–	–
Ráülthető kivitel	•	•
Kombinálható SmartLine elemmel	•	•
Kombinálható SmartLine pultba építhető páraelszívóval	–	•
Főzőzóna-felszereltség		
Főzőzónák száma	4	4
1. főzőzóna/főzőfelület		
Pozíció	elöl balra	balra
Fajta	Vario főzőzóna	PowerFlex
Méreték (mm)	–	–
Max. teljesítmény (W)	2300	3400
Max. TwinBooster (W)	3650	7300
2. főzőzóna/főzőfelület		
Pozíció	hátról középen	jobb
Fajta	Vario főzőzóna	PowerFlex
Méreték (mm)	100-160 mm	–
Max. teljesítmény (W)	1400	3400
Max. TwinBooster (W)	2200	7300
3. főzőzóna/főzőfelület		
Pozíció	jobb	–
Fajta	PowerFlex	–
Méreték (mm)	230x390	–
Max. teljesítmény (W)	3400	–
Max. TwinBooster (W)	7300	–
Kezelési kényelem		
Miele@home	•	•
Con@ctivity 3.0 automatikus funkció	•	•
Érintőkijelzős kezelés	–	–
Érintógombos kezelés	–	Smart Select
TempControl	–	–
Kijelző színe	sárga	sárga
Állandó edényfelismerés	•	•
Stop&Go funkció	•	•
Törésvédelem	–	•
Memóriefunkció	•	•
Stopper	•	•
Lekapcsoló automatika	•	•
Felfűtő automatika	•	•
Melegentartás	•	•
Melegentartás plusz	–	–
Egyéni beállítási lehetőségek	•	•
Biztonság		
Biztonsági kikapcsolás	•	•
Reteszelés funkció	•	•
Maradékő-kijelző	•	•
Műszaki adatok		
Méreték (Sz x Mé) (mm)	800 x 51 x 520	620 x 51 x 520
Kivág.mér.(Sz x Mé),felületi szer.(mm)	780 x 500	600 x 500
Kivág.mér.(Sz x Mé),súly.beép.(mm)	780/804 x 500/524	600/624 x 500/524
Beép.ma.csatl.dob.zal (mm)	51	51
Súly (kg)	12	11
Teljes teljesítményigény (kW)	7,30	7,30





TwoInOne -
FŐZŐLAPOK





Exkluzív felszereltség a tökéletes élvezetért!

A Miele „TwoInOne“ főzőlapok termékelőnyei*

Con@ctivity

A Con@ctivity segít, hogy csak a főzés élvezetére kelljen koncentrálnia. A páraelszívó és a főzőlap kommunikálnak egymással. A főzőlap továbbítja a beállításokat a páraelszívó elektronikájának, amely automatikusan szabályozza a ventilátorfokozatot. Így nem kell azzal foglalkoznia, hogy a páraelszívót majd később kikapcsolja. Minden „TwoInOne“ Miele főzőlap alapfelszereltségként el van látva a Con@ctivity funkcióval.



**Exkluzív
a Mielétől**

PowerFlex XL

Nagy hely: a főzőlap teljes mélységének kihasználása révén nagy méretű főzőedény is tökéletesen elhelyezhető.



**Exkluzív
a Mielétől**

TwinBooster

Egyedülálló rugalmasság: az indukciós teljesítményt igény szerint feloszthatja, ill. egy zónára összpontosíthatja.



**Exkluzív
a Mielétől**

ComfortSelect Plus

Kompakt és kényelmes: az összes főzőzónát és ventilátort áttekinthetően vezérelheti egy központi számsorral.



Síkba építhető páraelszívó

Síkba építhető és elegáns: a visszafogott design teljes szabadságot tesz lehetővé a konyha berendezésekor.



Nemesacél fém zsírszűrő

Kényelmes tisztítás: a kiváló minőségű 10 rétegű fém zsírszűrők mosogatógépben moshatók, és különösen tartósak.

Az ikonok jelentése

Miele „TwoInOne“ főzőlapok ikonjai egy pillantásra



Vezérlés

A főzőzónák és ventilátorok egy sárga háttérvilágítású központi számsorral vezérelhetők.



Con@ctivity

Automatikus funkció az optimális beltéri klímáért és a maximális kezelési kényelemért.



Rugalmasság

Tökéletes nagyobb edények egymás mögötti elhelyezéséhez vagy sütőedények számára.



TwinBooster

Két teljesítményfokozat a rendkívül rövid főzési időhöz.



10 x szűrő




10 rétegű fém zsírszűrő, mosogatógépben tisztítható.



Energiahatékonyság

Az energiacímkeről leolvashatja a hatékonyságot és teljesítményt.

Indukciós főzőlapok páraelszívóval



	KMDA 7476 FL	KMDA 7473 FL-A Silence	KMDA 7473 FL-U Silence
Design			
Síkba építhető kivitel	•	•	•
Körbefutó nemesacél keret	-	-	-
Ráülthető kivitel	•	•	•
Főzőzóna-felszereltség			
Főzőzónák száma	4	-	-
PowerFlex főzőzónák			
Darabszám	4	-	-
Fajta	PowerFlex XL-főzőzóna	-	-
Méretek (mm)	150x230	-	-
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3650	-	-
1. főzőzóna/főzőfelület			
Pozíció	balra	elöl balra	elöl balra
Fajta	-	Vario főzőzóna	Vario főzőzóna
Méretek (mm)	-	-	-
Max. teljesítmény (W)	3400	2300	2300
Max. TwinBooster (W)	7300	3000	3000
2. főzőzóna/főzőfelület			
Pozíció	jobb	balra hátul	balra hátul
Fajta	-	Vario főzőzóna	Vario főzőzóna
Méretek (mm)	-	-	-
Max. teljesítmény (W)	3400	1400	1400
Max. TwinBooster (W)	7300	2100	2100
Kezelési kényelem			
Miele@home	•	-	-
Con@ctivity 3.0 automatikus funkció	•	-	-
Érintőgombos kezelés	-	-	-
Kijelző színe	sárga	-	-
Stopper	•	-	-
Lekapcsoló automatika	•	-	-
Hatékonyág és fenntarthatóság			
Energiahatékonyági osztály (A+++ - D)	A++	A+	A+
Légkivezetés			
Booster légteljesítmény (m ³ /h)	580	-	-
Keringtetés			
Booster légteljesítmény (m ³ /h)	510	-	-
Biztonság			
Reteszelés funkció	•	-	-
Műszaki adatok			
Méretek (Sz x Mé) (mm)	800 x 200 x 520	800 x 200 x 520	800 x 200 x 520
Kivágási méretek (Sz x Mé) felületi szereléshez (mm)	780 x 500	780 x 500	780 x 500
Kivágási méretek (Sz x Mé) süllyesztett beépítéshez (mm)	780/804 x 500/524	780/804 x 500/524	780/804 x 500/524
Teljes teljesítményigény (kW)	7,50	7,50	7,50



SMARTLINE



A főzés szabadsága

Minden íléshez a megfelelő készülék



Indukció

Gyors és energiahatékony: az indukciós főzésnél a hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, miközben a készülék automatikusan felismeri az edény méretét. Gyakorlatilag nincs energiavesztés. A főzőzónák melletti területek viszonylag hűvösek maradnak, és különösen biztonságossá teszik az indukciós főzést. A rugalmasság mellett egyedülálló a PowerFlex főzőzónák gyorsasága is. Az indukció számos előnyének köszönhetően már régóta otthon van a profi konyhákban.




Gáz

A gáz primer energiaforrás. Ez alatt olyan energiaforrásokat kell érteni, melyek a természetből érkeznek, és használatukhoz nincs szükség további átalakítási folyamatokra. Ezért a gázzal történő főzés rendkívül környezetbarát.



Indukciós wok

Professzionális kategória: a formában és funkcióban tökéletesre hangolt Miele wok serpenyő egy pontosan kialakított mélyedésbe illeszkedik. A hő így optimálisan oszlik el, az eredmény pedig tökéletes. Az intelligens ControllInduc® rendszer ezenkívül meggátolja az olaj vagy a zsír túlhevülését. A Miele indukciós wok emellett olyan különleges kényelmi funkciókkal rendelkezik, mint pl. a Booster technológia.



TeppanYaki

Modern japán főzőhagyomány: a TeppanYaki használata a modern konyha kulináris élményeihez tartozik. Az ételek közvetlenül a forró nemesacél felületen készülnek el. Az indukciós hevítésű Miele TeppanYaki két külön használható fűtőzónával rendelkezik: így ön egyszerre több ételt is készíthet és melegen tarthat különböző hőmérsékleteken.



Pultba építhető páraelszívók

A zavaró szagok és párák nélküli főzést a Miele pultba építhető páraelszívója teszi lehetővé. A két SmartLine elem közti középponti elhelyezéssel a Miele pultba építhető páraelszívó a párákat pontosan ott szívja el, ahol az keletkezik. Az új pultba építhető páraelszívó gázelemek mellett is használható. Ebben az esetben az üvegburkolat szolgál mágneses láng elleni védelemként.



Miele
INDUCTION


0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele SmartLine-elemek termékjellemzői*

Exkluzív a Mielétől SmartSelect

A teljesítményfokozatokat és az időket ezzel a kezeléssel rendkívül gyorsan és intuitív módon állíthatja be. Minden főzőzónához tartozik egy hátulról sárgán megvilágított számsor. Így minden látószög-ből garantált a jó olvashatóság. Az idő még kényelmesebben állítható be a stopper és a lekapcsoló automatika különválasztott kezelése, valamint a háromjegyű kijelző révén.



Exkluzív a Mielétől PowerFlex

Páratlanul gyors és rugalmas: az egyedi Booster teljesítmény akár 3,65 kW.

Exkluzív a Mielétől TwinBooster

Egyedülálló rugalmasság: az indukciós teljesítményt igény szerint feloszt-hatja, ill. csak egy zónára koncentrálhatja.



ComfortClean-edénytartó

Gyors tisztaság: az edénytartó könnyen kivehető, és mosogatógépben mosható. Így a gázfőzőlap sokáig szép marad.



Wokégő

Profí: nagyteljesítményű wokégő a két lángkör egyszerre, ill. külön történő szabályozásához.



GasStop

Megnyugtató: ha a láng kialszik, pl. huzat hatására, megakadályozza a további gázkiáramlást.

Az ikonok jelentése

A SmartLine ikonjai egy pillantásra



Kezelési filozófiák

A teljesítményfokozatok rendkívül gyorsan és intuitív módon választhatók ki. Sárga háttérvilágítású számsorok.



Gyors és egyszerű kiválasztás külön gombbal.



Rugalmasság

Különösen nagy felület két edényhez vagy serpenyőhöz, egy nagy méretű sütőedényhez vagy egy nagy méretű tésztafőző edényhez.



Optimális eredmények az indukciós fűtésnek és a booster technológiának köszönhetően.



Az ételek közvetlenül a forró nemesacél felületen készülnek el. Két külön szabályozható fűtőkör.



TwinBooster

Két teljesítményfokozat a rendkívül rövid főzési időhöz.



GasStop

Nagyfokú biztonság a gázellátás azonnali megszakításának köszönhetően lánghiba esetén.



10 x szűrő

10 rétegű fém zsírszűrő, mosogatógépben tisztítható.



Energiahatékonyság



A készülékek A++ energiahatékonysági osztályba kerülnek besorolásra.

SmartLine-elem (gáz)





CS 7102-1 FL	
Fűtési mód	Gáz
Típus	Gáz
Design	
Síkba építhető kivitel	•
Üvegkerámia színe	Fekete
Ráülthető kivitel	•
Öntött edénytartó (matt fekete zom.)	–
Főzőzóna-felszereltség	
Főzőzónák száma	2
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	elöl középen
Fajta	normál égő
Méreték (mm)	–
Max. teljesítmény (W)	1700
Max. Booster teljesítmény (W)	–
Max. TwinBooster (W)	–
2. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	hátral középen
Fajta	nagyteljesítményű égő
Méreték (mm)	–
Max. teljesítmény (W)	2700
Max. Booster teljesítmény (W)	–
Max. TwinBooster (W)	–
Kezelési kényelem	
Érintógombos kezelés	gomb
Gombos kezelés	•
Kijelző színe	–
Állandó edényfelismerés	–
Stop&Go funkció	–
Törésvédelem	–
Memória funkció	–
Stopper	–
Lekapcsoló automatika	–
Felfűtő automatika	–
Melegentartás	–
Egyéni beállítási lehetőségek	–
Elektromos gyújtás egykezes vezérléssel	•
Ápolási kényelem	
Mosogatógépben mosható edénytartó	•
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	–
Reteselés funkció	–
Maradék hő-kijelző	–
GasStop	•
Műszaki adatok	
Méreték (Sz x Mé) (mm)	378 x 92 x 520
Kivág.mér.(Sz x Mé) súly.beép.hez (mm)	–
Kivág.mér.(Sz x Mé) felületi szer.hez (mm)	358 x 500
Beép.mag.csatl.dob.zal (mm)	92
Súly (kg)	7
Teljes teljesítményigény (kW)	4,40
Elektromos kábel hossza (m)	2,0
Mellékelt tartozékok	
CSFG7000 FlameGuard	•
Fűvókaszett földgázhoz	•
Fűvókaszett cseppfolyós gázhoz	•
Felületkezelte wokserpenyő	–

SmartLine-elem (indukciós)



	CS 7612 FL	CS 7641 FL	KM 7667 FL	KM 7564 FL
Fűtési mód				
Típus	Elektromos indukcióval	Elektromos indukcióval	Elektromos indukcióval	Elektromos indukcióval
Design				
Síkba építhető kivitel	•	•	•	•
Üvegkerámia színe	Fekete	Fekete	Fekete	Fekete
Ráülthető kivitel	•	•	•	•
Öntött edénytartó (matt feketére zománcozva)	-	-	-	-
Főzőzóna-felszereltség				
Főzőzónák száma	2	1	-	4
1. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	középen	középen	-	balra
Fajta	PowerFlex	wok mélyedés	-	PowerFlex
Méret (mm)	-	-	-	-
Max. teljesítmény (W)	3150	2500	2600	3400
Max. Booster teljesítmény (W)	3400	3000	3300	4800
Max. TwinBooster (W)	3650	-	3650	7300
2. főzőzóna/főzőfelület				
Pozíció	-	-	-	jobb
Fajta	-	-	-	PowerFlex
Méret (mm)	-	-	-	-
Max. teljesítmény (W)	-	-	-	3400
Max. Booster teljesítmény (W)	-	-	-	4800
Max. TwinBooster (W)	-	-	-	7300
Kezelési kényelem				
Érintógombos kezelés	Smart Select	Smart Select	Smart Select	Smart Select
Gombos kezelés	-	-	-	-
Kijelző színe	sárga	sárga	sárga	sárga
Állandó edényfelismerés	•	•	-	•
Stop&Go funkció	•	•	-	•
Törésvédelem	•	•	•	•
Memóriefunkció	•	•	•	•
Stopper	•	•	•	•
Lekapcsoló automatika	•	-	•	•
Felfűtő automatika	•	•	•	•
Melegentartás	•	•	•	•
Egyéni beállítási lehetőségek	•	•	•	•
Elektromos gyújtás egykezes vezérléssel	-	-	-	-
Ápolási kényelem				
Mosogatógépben mosható edénytartó	-	-	-	-
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Reteszelés funkció	•	•	•	•
Maradék hő-kijelző	•	•	•	•
GasStop	-	-	-	-
Műszaki adatok				
Méret (Sz x Mé) (mm)	378 x 51 x 520	378 x 133 x 520	620 x 51 x 520	620 x 51 x 520
Kivág.mér.(Sz x Mé)súly.beép.hez (mm)	-	-	-	-
Kivág.mér.(Sz x Mé)felületi szer.hez (mm)	358 x 500	358 x 500	600 x 500	600 x 500
Beép.mag.csatl.dob.zal (mm)	51	129	51	51
Súly (kg)	7	12	11	11
Teljes teljesítményigény (kW)	3,60	3,00	7,30	7,30
Elektromos kábel hossza (m)	1,4	1,5	1,4	1,4
Mellékelt tartozékok				
CSFG7000 FlameGuard	-	-	-	-
Fűvókaszett földgázhoz	-	-	-	-
Fűvókaszett cseppfolyós gázhoz	-	-	-	-
Felületkezelt wokserpenyő	-	-	-	-
Szín				
Fekete	•	•	-	-

SmartLine Tepan Yaki



CS 7632 FL	
Design	
Síkba építhető kivitel	•
Üvegkerámia színe	Fekete
Ráülthető kivitel	•
Öntött edénytartó (matt feketére zománcozva)	–
Főzőzóna-felszereltség	
Főzőzónák száma	–
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	középen
Fajta	–
Méreték (mm)	–
Max. teljesítmény (W)	–
Max. Booster teljesítmény (W)	–
Max. TwinBooster (W)	–
2. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	–
Fajta	–
Méreték (mm)	–
Max. teljesítmény (W)	–
Max. Booster teljesítmény (W)	–
Max. TwinBooster (W)	–
Kezelési kényelem	
Érintógombos kezelés	Smart Select
Gombos kezelés	–
Kijelző színe	sárga
Állandó edényfelismerés	–
Stop&Go funkció	•
Törésvédelem	•
Memória funkció	•
Stopper	•
Lekapcsoló automatika	•
Felfűtő automatika	–
Melegentartás	•
Egyéni beállítási lehetőségek	•
Elektromos gyújtás egykezes vezérléssel	–
Ápolási kényelem	
Mosogatógépben mosható edénytartó	–
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteszelés funkció	•
Maradékő-kijelző	•
GasStop	–
Műszaki adatok	
Méreték (Sz x Mé) (mm)	378 x 60 x 520
Kivág.mér.(Sz x Mé)súly.beép.hez (mm)	–
Kivág.mér.(Sz x Mé)felületi szer.hez (mm)	–
Beép.mag.csatl.dob.zal (mm)	60
Súly (kg)	8
Teljes teljesítményigény (kW)	2,80
Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Mellékelt tartozékok	
CSFG7000 FlameGuard	–
Fűvókaszett földgázhoz	–
Fűvókaszett cseppfolyós gázhoz	–
Felületkezelte wokserpenyő	–
Szín	
Fekete	•

SmartLine pultba építhető páraelszívó



CSDA 7001 FL	
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUU 1000-2
Design	
Síkba építhető kivitel	•
Keret nélkül ráülthető	•
Kezelési kényelem	
Érintógombos kezelés	Smart Select
5 perc késleltetési idő	•
Kijelző színe	sárga
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A++
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	1
Légkivezetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h)	440
Booster légteljesítmény (m ³ /h)	–
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	–
Zajszint, Booster (dB(A)**)	–
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	51,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint	55,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h)	380
Booster légteljesítmény (m ³ /h)	460
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	73,0
Zajszint, Booster (dB(A)**)	78,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	58,0
Hangnyomás, Booster dB(A)*	63,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Méret (mm) (szélesség)	222 x 89
Kivág.mér.(Sz x Mé)Súly,beép.hez (mm)	100/500 x 124/524
Kivág.mér.(Sz x Mé)felületi szer.hez (mm)	100 x 500
Teljes teljesítményigény (kW)	0,17
Szerelési utasítások	
Lábazati ventilátor elszívócsonkkal	•
Elszívócsonk hátul és oldalt	•
Mellékelt tartozékok	
Csatornarendszer a lábazati ventilátorhoz	•
Csatlakozókábel	–
Szín	
Fekete	•





GÁZ- FŐZŐLAPOK





Kivitel



Gázfőzőlapok

A Miele gázfőzőlapok mindig a sütőtől függetlenül építhetők be. A főzőlap alatti tér így fiókok vagy szekrényelemek számára rendelkezésre áll. Ez rendkívüli rugalmasságot garantál a konyha megtervezésekor.

Kialakítás



Gáz

A gáz primer energiaforrás. Ez alatt olyan energiaforrásokat kell érteni, melyek a természetből érkeznek, és használatukhoz nincs szükség további átalakítási folyamatokra. Ezért a gázzal történő főzés rendkívül környezetbarát. Valamint régi hagyományokkal rendelkezik. Az első gáztűzhelyeket a 19. században gyártották, sokkal hamarabb, mint az elektromos üzemeltetésű főzőlapokat.

Tökéletesen az ön igényeire szabva

Miele gázfőzőlapok kivitelei, kialakításai és méretválasztéka

Méretválaszték



Klasszikus

60-as szélesség – főzőlapok 3-4 égővel



Nagyvonalú

90-es szélesség – extraszéles főzőlap
5 égővel

Designváltozatok



Klasszikus – nemesacél alapú
gázfőzőlapok



Integrált – nemesacél alapú gázfőzőlapok



Elegáns – üvegkerámia alapú gázfőzőlapok

Kezelési filozófiák



Elektronika nélküli gázfőzőlapok

Minden Miele gázfőzőlap rendelkezik a GasStop biztonsági funkcióval. Ez biztosítja a gázellátás azonnali megszakítását lánghiba esetén. Így a gáz nem tud felügyelet nélkül kiáramlani.



Elektronikával rendelkező gázfőzőlapok

QuickStart* a gyorsított gyújtásról, míg a GasStop & ReStart* lánghiba esetén az automatikus újragyújtásról gondoskodik. Néhány változatban stopper, valamint forróság- és maradékhő-kijelző is rendelkezésre áll.



Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

Miele gázfőzőlapok termékjellemzői*

Elektronikával rendelkező gázfőzőlapok

Az elektronikával felszerelt Miele gázfőzőlapok olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek még nagyobb biztonságot és kényelmet biztosítanak önnek:

a QuickStart** a gyorsított gyújtásról, míg a GasStop & ReStart** lánghiba esetén az automatikus újragyújtásról gondoskodik. Néhány modell esetén stopper, valamint forróság- és maradékhő-kijelző is rendelkezésre áll.



QuickStart**

Nincs több nyomás vagy tartás: a könnyű és kényelmes bekapcsolóelektronika forgató funkcióval rendelkezik.



GasStop & ReStart

Biztonságos főzés: ha a láng kialszik, a készülék automatikusan újragyújtja. Ha nem sikerül az újragyújtás, a gázellátás megszakad.



ComfortClean-edénytartó

Gyors tisztaság: az edénytartó könnyen kivehető, és mosogatógépben mosható. Így a gázfőzőlap sokáig szép marad.



Wokégő

Professzionális: mono- vagy kettős wokégő a két lángkör egyszerre ill. külön-külön történő szabályozásához.



Rugalmas égőkivitelezés

A takaréktól a nagy teljesítményűig: minden alkalmazáshoz rendelkezésre áll egy optimális teljesítményű megfelelő égő.

* modellfüggő

** Szabadalom: DE 102007015822

Az ikonok jelentése

Gázfőzőlapok ikonjai egy pillantásra



Knob

Vezérlés

Gyors és egyszerű kiválasztás külön gombbal.



GasStop & ReStart

Biztonság

Nagyobb kényelem a lánghiba esetén bekövetkező automatikus újragyújtásnak köszönhetően.



GasStop

Nagyfokú biztonság a gázellátás azonnali megszakításának köszönhetően lánghiba esetén.



QuickStart

QuickStart

Nagyobb kényelem a gázláng gyorsított meggyújtásának köszönhetően.




Trivet

Edénytartó

Tökéletes tisztaság a mosogatógépben mosogatható edénytartó tisztítása révén.

Gázfűzőlapok



	KM 2010	KM 2356-1	KM 3054-1
Design			
Elegáns üvegkerámia felület	–	–	•
Nemesacélba dombornyomott Miele logo	–	•	–
Nemesacél fűzőlap	•	•	–
Öntött edénytartó (matt fekete zom.)	•	•	•
Fűzőzóna-felszereltség			
Fűzőzónák száma	4	5	5
1. fűzőzóna/fűzőfelület			
Pozíció	elöl balra	elöl balra	balra középen
Fajta	nagyteljesítményű égő	takarékos égő	kettős wok égő
Max. teljesítmény (W)	2600	1000	4700
2. fűzőzóna/fűzőfelület			
Pozíció	balra hátul	balra hátul	hátul középen
Fajta	takarékos égő	nagyteljesítményű égő	takarékos égő
Max. teljesítmény (W)	1000	2700	1000
3. fűzőzóna/fűzőfelület			
Pozíció	hátul jobbra	középen	hátul jobbra
Fajta	normál égő	kettős wok égő	normál égő
Max. teljesítmény (W)	1750	4500	1700
4. fűzőzóna/fűzőfelület			
Pozíció	elöl jobbra	hátul jobbra	elöl jobbra
Fajta	normál égő	normál égő	normál égő
Max. teljesítmény (W)	1750	1700	1700
5. fűzőzóna/fűzőfelület			
Pozíció	–	elöl jobbra	elöl középen
Fajta	–	normál égő	nagyteljesítményű égő
Max. teljesítmény (W)	–	1700	2700
Kezelési kényelem			
Gombos kezelés	–	•	•
Elektromos gyújtás egykezes vezérléssel	–	–	•
QuickStart	–	•	•
Ápolási kényelem			
Könnyen tisztítható üvegkerámia	–	–	•
Mosogatógépben mosható edénytartó	–	•	•
PerfectClean égő	–	–	–
Biztonság			
Hőkijelző	–	–	•
Működésjelző	–	–	•
GasStop	•	–	–
GasStop & ReStart	–	•	•
Műszaki adatok			
Méreték (Sz x Mé) (mm)	650 x 90 x 520	888 x 105 x 508	942 x 53 x 526
Kivág.mér.(Sz x Mé)felületi szer.hez (mm)	560 x 480	862 x 490	916 x 500
Beép.mag.csatl.dob.zal(mm)	35	101	78
Súly (kg)	13	20	22
Teljes teljesítményigény (kW)	7,10	0,00	0,00
Mellékelt tartozékok			
Csatlakozókábel	Nem	Nem	igen
Fűvókaszett földgázhoz	–	–	–
Fűvókaszett cseppfolyós gázhoz	–	–	–
Wokgyűrű	–	•	•
Kicsi csésze gyűrű	–	•	•



PÁRA- ELSZÍVÓK






Remek kilátások a konyhatervezéshez

Miele páraelszívók kialakításai


Kialakítások

Fali és sziget páraelszívók

A konyha ékkövei



Sziget páraelszívók



Fali páraelszívók

Mennyezeti páraelszívók

Beépített szellőzés a zavartalan kilátás érdekében



Downdraft páraelszívók

Elegáns megoldás a főzőlap mögött



Beépíthető páraelszívók

Minden beépítési opcióhoz a megfelelő megoldás




Kihúzható páraelszívók



Aláépíthető páraelszívók



Pultba építhető páraelszívók



Kürtöbe építhető páraelszívók



Középipíthető páraelszívók

Így megtalálja az ideális szélességet főzőlapjához

A Miele páraelszívók szélessége



Kicsi és közepes méretű konyhákhoz

Páraelszívók 50 cm és 80 cm közötti szélességgel



Nagy, nyitott konyhákhoz

Páraelszívók 90 cm és 120 cm közötti szélességgel

Az intuitív kezeléssel egyszerű a főzés

A Miele páraelszívók intuitív kezelése



SmartControl White – intuitív és stílusos kezelés



SmartControl – elegáns, érintéses kezelés



ComfortControl – vezérlés erőfeszítés nélkül



EasySwitch – kiválasztás érintéssel

Minden helyzethez a megfelelő klíma

Miele páraelszívók üzemmódjai

A főzés, valamint különösen a sütés során pára képződik, amely vízgőz, zsírok és illatok keveréke. Ha a konyhában lévő levegőt nem vezetjük el vagy szűrjük meg, akkor a gőz a helyiségben marad, és rontja a helyiség klímáját. Idővel ez a konyhabútor, tapéta, festés, stb. károsodásához vezet a lerakódó zsírok és gőzök miatt. A levegő hatékony tisztításához három lehetőség áll rendelkezésre: elszívó üzemmód, elszívó üzemmód külső ventilátorral, és levegőkeringtető üzemmód.



Elszívó üzemmód – rendkívül hatékony és páramentesítő




Elszívó üzemmód külső ventilátorral – hatékony és nagyon csendes



Levegőkeringtető üzemmód – egyszerű és energetikailag előnyös

Aura 4.0 Ambient

Elegáns és intelligens vezérlés



Az Aura 4.0 Ambient egyedi eleme lehet konyhájának. Ez az innovatív keringetési üzemi páraelszívó nem csak a főzés során keletkező párákat szívja el és szűri meg, hanem emellett még újabb funkciókkal is rendelkezik. A HumidityBalance páramentesítő funkciónak köszönhetően elnyeli a főzési folyamat közben keletkező nedvességet. Egy beépített érzékelő figyeli a helyiség levegőjét, és meghatározza a szűrőben megkötött nedvesség leadásának optimális időpontját. A MyAmbientLight lehetőségnek köszönhetően ön a fények színét egyénileg állíthatja be. Az érzéki illatélvénnyről az AmbientFragrance illatosító funkció gondoskodik. Ízlésének megfelelően különböző illatfajták közül választhat. Ezenkívül ez a Miele első olyan páraelszívója, amely kizárólag a Miele Appon keresztüli intelligens vezérléssel rendelkezik.



Okos vezérlés kizárólag Miele App-pal



Exkluzív illatélvénny



Egyedi színvilágítás



Egyedülálló páramentesítési funkció



Con@ctivity

Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele páraelszívók termékjellemzői*

**Exkluzív
a Mielétől**

Con@ctivity – A Miele páraelszívók automatikus funkciója

Koncentrálnon teljesen a főzésre: a Con@ctivity 3.0 segítségével a páraelszívó automatikusan megfelelően működik. A főzőlap be- vagy kikapcsolása esetén a páraelszívó magától reagál. Szívóteljesítményét is automatikusan a főzőlapon történő tevékenységhez igazítja, így a helyiség klímája állandóan kellemes marad. A készülékek Wi-Fi-kapcsolaton keresztül kommunikálnak egymással. A Con@ctivity 3.0 használatával a páraelszívó és a főzőlap a Miele@home részévé válik.



SmartControl

Kiváló minőség és praktikum: élvezze a sárga kijelzővel ellátott érintőképernyős kezelés kényelmét.



ECO-motor

Erőteljes, mégis energiatakarékos: az egyenáramú motor a hagyományos ventilátorokhoz képest akár 70% energiát is megtakarít.



Silence

Hatékony és nagyon csendes: a ventilátor speciális hangszigetelővel van ellátva, így hatékonyan szigetel.



Miele CleanCover

Védelem és könnyű tisztítás: a zárt és sima felület megakadályozza a kábelekkel és motorrészekkel való érintkezést.



Nemesacél fém zsírszűrő (10 rétegű)

Hatékony és optikailag vonzó: hatékony zsírleválasztás és könnyű tisztítás mosogatógépben.

Az ikonok jelentése

Páraelszívók ikonjai egy pillantásra



Energhatékonyág

A készülékek A++ és B közötti energiahatékonysági osztályokba kerülnek besorolásra.



Con@ctivity

Wi-Fi-alapú automatikus funkció az optimális beltéri klímáért és a maximális kezelési kényelemért.



10 x szűrő

10 rétegű fém zsírszűrő, mosogatógépben tisztítható.



Szűrő indikátor

A zsírszűrő és az aktív szénzsűrő telítettségének optikai kijelzője.



ECO-motor


Különösen hatékony páraelszívó.



Silence


Különösen halk zajok a konyhában.

Aláépíthető páraelszívók




DA 1260	
Kialakítás	
Aláépíthető páraelszívó	•
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	–
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	DKF 18-P
Design	
Szín	nemesacél
Kezelési kényelem	
Tolókapcsoló	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	C
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	2 x 3 W
Fényerősség (Lx)	330 lx
Színhőmérséklet (K)	3000 Kelvin
Légkivezetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h)	355
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	64,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	50,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h)	195
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	73,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	59,0
Műszaki adatok	
Előtető méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	598 x 125 x 500
Min. táv. elektr. fóz. laptól (mm)	450
Min. távolság gáz felett (mm)	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,23
Biztosíték (A)	10
Feszültség (V)	230
Szerelési információk	
Elszívócsonk fent	•
Elszívócsonk oldalt	–
Elszívócsonk Ø (mm)	150
Utólag vásárolható tartozékok	
Aktívszén-szűrő	Nem
Szín	
Nemesacél	•

Kihúzható páraelszívók





	DAS 2620 EXTA	DAS 2920 EXTA	DAS 8630	DAS 8930
Kialakítás				
Kihúzható páraelszívó	•	•	•	•
Üzem módok				
Levegővezetés fajtája	átszerelhető	átszerelhető	átszerelhető	átszerelhető
Külső üzemelés	-	-	-	-
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUU 151	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	-	-	-	-
Design				
Szín	nemesacél	nemesacél	nemesacél	nemesacél
Kezelési kényelem				
Hálózatkapcs. Miele@home-mal	-	-	•	•
Con@ctivity 3.0	-	-	•	•
Érintőfelületes kezelés	-	-	-	-
5/15 perc késleltetési idő	-	-	•	•
Programozható zsírszűrő-telítettség	-	-	•	•
Programozható aktív szén-szűrő-telítettség	-	-	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékony osztály (A+++ – D)	C	C	A+	A++
Szűrőrendszer				
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	1	1	2	2
Világítás				
LED	•	•	•	•
Mennyiség x Watt	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W	1 x 3 W	1 x 3 W
Fényerősség (Lx)	310 lx	275 lx	300 lx	270 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Ventilátor				
Egyenáramú motor (DC motor)	-	-	•	•
Légkivezetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h)	-	-	380	400
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	-	-	52,0	51,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	-	-	38,0	37,0
Keringtetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h)	-	-	405	425
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	-	-	61,0	61,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	-	-	47,0	47,0
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Előtető méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	596 x 36 x 273	896 x 36 x 273	561 x 60 x 307	861 x 60 x 307
Min. táv. elektr. fóz. laptól (mm)	450	450	450	450
Min. távolság gáz felett (mm)	650	650	650	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00	0,00	0,23	0,23
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Feszültség (V)	230	230	230	230
Szerelési információk				
Elszívócsonek fent	•	•	•	•
Elszívócsonek Ø (mm)	-	-	150	150
Kombináció Wi-Fi-s főzőlappal	-	-	-	-
Utólag vásárolható tartozékok				
Aktív szén-szűrő	Nem	Nem	Nem	Nem
Regenerálható aktív szén-szűrő	-	-	-	-
Szín				
Nemesacél	•	•	•	•
Átlátszó üveg	-	-	-	-

Kihúzható páraelszívók




	DA 3668	DA 3698	DAS 2620
Kialakítás			
Kihúzható páraelszívó	•	•	•
Üzem módok			
Levegővezetés fajtája	átszerelhető	átszerelhető	átszerelhető
Külső üzemelés	–	–	–
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKF 19-P	DKF 19-P	–
Design			
Szín	nemesacél	nemesacél	nemesacél
Kezelési kényelem			
Hálóz. kapcs. Miele@home-mal	•	•	–
Con@ctivity 3.0	•	•	–
Érintőfelületes kezelés	–	–	–
5/15 perc késleltetési idő	•	•	–
Programozható zsírszűrő-telítettség	•	•	–
Programozható aktív szén-szűrő-telítettség	•	•	–
Hatékony és fenntarthatóság			
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A++	A++	A
Szűrőrendszer			
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	2	2	1
Világítás			
LED	•	•	•
Mennyiség x Watt	2 x 3 W	3 x 3 W	1 x 3,2 W
Fényerősség (lx)	420 lx	500 lx	310 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Ventilátor			
Egyenáramú motor (DC motor)	•	•	–
Légkivezetés			
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h)	400	400	410
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	51,0	51,0	61,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	37,0	37,0	47,0
Keringtetés			
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h)	365	365	415
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	65,0	65,0	68,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	51,0	51,0	54,0
Biztonság			
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•
Műszaki adatok			
Előtető méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	592 x 37 x 309	892 x 37 x 309	596 x 36 x 273
Min. táv. elektr. fóz. laptól (mm)	450	450	450
Min. távolság gáz felett (mm)	650	650	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,08	0,08	0,20
Biztosíték (A)	10	10	10
Feszültség (V)	230	230	230
Szerelési információk			
Elszívócsonek fent	•	•	•
Elszívócsonek Ø (mm)	150	150	150
Kombináció Wi-Fi-s főzőlappal	szükséges	szükséges	–
Utólag vásárolható tartozékok			
Aktív szén-szűrő	Nem	Nem	Nem
Regenerálható aktív szén-szűrő	–	–	–
Szín			
Nemesacél	•	•	•
Átlátszó üveg	–	–	–

Kihúzható páraelszívók



	DAS 2920	DAS 4640	DAS 4940
Kialakítás			
Kihúzható páraelszívó	•	•	•
Üzemmodok			
Levegővezetés fajtája	átszerelhető	átszerelhető	átszerelhető
Külső üzemelés	–	–	–
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	–	–	–
Design			
Szín	nemesacél	átlátsz.üveg	átlátsz.üveg
Kezelési kényelem			
Hálóz.kapcs. Miele@home-mal	–	•	•
Con@ctivity 3.0	–	•	•
Érintőfelületes kezelés	–	–	–
5/15 perc késleltetési idő	–	•	•
Programozható zsírszűrő-telítettség	–	•	•
Programozható aktívszén-szűrő-telítettség	–	•	•
Hatékony és fenntarthatóság			
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A	A+	A++
Szűrőrendszer			
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	1	2	2
Világítás			
LED	•	•	•
Mennyiség x Watt	1 x 3,2 W	1 x 3 W	1 x 3 W
Fényerősség (Lx)	275 lx	300 lx	285 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Ventilátor			
Egyenáramú motor (DC motor)	–	•	•
Légkivezetés			
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h)	410	380	400
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	61,0	52,0	51,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	47,0	39,0	38,0
Keringtetés			
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h)	415	405	425
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	68,0	61,0	61,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	54,0	48,0	47,0
Biztonság			
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•
Műszaki adatok			
Előtető méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	896 x 36 x 273	561 x 68 x 307	861 x 68 x 307
Min. táv. elektr. fóz. laptól (mm)	450	450	450
Min. távolság gáz felett (mm)	650	–	–
Teljes teljesítményigény (kW)	0,20	0,08	0,08
Biztosíték (A)	10	10	10
Feszültség (V)	230	230	230
Szerelési információk			
Elszívócsonek fent	•	•	•
Elszívócsonek Ø (mm)	150	150	150
Kombináció Wi-Fi-s főzőlappal	–	–	–
Utólag vásárolható tartozékok			
Aktívszén-szűrő	Nem	Nem	Nem
Regenerálható aktívszén-szűrő	–	–	–
Szín			
Nemesacél	•	–	–
Átlátszó üveg	–	•	•

Kürtőbe építhető páraelszívók



	DA 2360	DA 2390	DA 2578	DA 2668
Kialakítás				
Kürtőbe építhető páraelszívó	•	•	•	•
Üzem módok				
Levegővezetés fajtája	átszerelhető	átszerelhető	átszerelhető	átszerelhető
Külső üzemelés	–	–	–	–
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	–	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKF 19-P	DKF 19-P	DKF 15-P	DKF 19-P
Design				
Szín	nemesacél	nemesacél	nemesacél	nemesacél
Kezelési kényelem				
Hálóz.kapcs. Miele@home-mal	–	–	•	•
Con@ctivity 3.0	–	–	•	•
Forgatógomb	–	–	–	–
5/15 perc késleltetési idő	–	–	•	•
Programozható zsírszűrő-telítettség	–	–	•	•
Programozható aktív szén-szűrő-telítettség	–	–	•	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A	A	A	A+
Szűrőrendszer				
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	1	2	2	2
Világítás				
Mennyiség x Watt	2 x 3 W	4 x 3 W	2 x 3 W	2 x 4,5 W
Fényerősség (Lx)	350 lx	500 lx	300 lx	700 lx
Színhőmérséklet (K)	3000 Kelvin	3000 Kelvin	3000 Kelvin	3500 Kelvin
Ventilátor				
Egyenáramú motor (DC motor)	–	–	–	•
Légkivezetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h)	360	360	360	365
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	52,0	52,0	56,0	51,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	38,0	38,0	41,0	37,0
Keringtetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h)	320	320	320	330
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	64,0	64,0	63,0	64,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	49,0	49,0	48,0	49,0
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Előtető méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	584 x 63 x 297	884 x 63 x 297	702 x 50 x 402	580 x 63 x 293
Min. táv. elektr. főz. laptól (mm)	450	450	450	450
Min. távolság gáz felett (mm)	650	650	650	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,22	0,23	0,22	0,08
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Feszültség (V)	230	230	230	230
Szerelési információk				
Elszívócsonk fent	•	•	•	•
Elszívócsonk Ø (mm)	150	150	150	150
Kombináció Wi-Fi-s főzőlappal	–	–	ajánlott	ajánlott
Utólag vásárolható tartozékok				
Aktív szén-szűrő	Nem	Nem	Igen	Nem
Szín				
Nemesacél	•	•	•	•

Kürtőbe építhető páraelszívók



DA 2698	
Kialakítás	Kürtőbe építhető páraelszívó •
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	átszerelhető
Külső üzemelés	–
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUU 151
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	DKF 19-P
Design	
Szín	nemesacél
Kézelési kényelem	
Hálóz. kapcs. Miele@home-mal	•
Con@ctivity 3.0	•
Forgatógomb	–
5/15 perc késleltetési idő	•
Programozható zsírszűrő-telítettség	•
Programozható aktívszén-szűrő-telítettség	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energhatékonyági osztály (A+++ – D)	A+
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
Világítás	
Mennyiség x Watt	4 x 3 W
Fényerősség (Lx)	650 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Ventilátor	
Egyenáramú motor (DC motor)	•
Légkivezetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h)	400
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	51,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	37,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h)	365
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	62,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	48,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Előtető méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	880 x 63 x 293
Min. táv. elektr. fóz. laptól (mm)	450
Min. távolság gáz felett (mm)	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,09
Biztosíték (A)	10
Feszültség (V)	230
Szerelési információk	
Elszívócsonk fent	•
Elszívócsonk Ø (mm)	150
Kombináció Wi-Fi-s főzőlappal	ajánlott
Utólag vásárolható tartozékok	
Aktívszén-szűrő	Nem
Szín	
Nemesacél	•

Downdraft páraelszívók






DAD 4840 Black Levantar	
Kialakítás	
Downdraft páraelszívó rendszer	•
Üzemmodok	
Levegővezetés fajtája	átszerelhető
Külső üzemelés	–
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	–
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	–
Design	
Szín	matt-fekete
Kezelési kényelem	
Hálóz.kapcs. Miele@home-mal	•
Con@ctivity 3.0	•
Érintőfelületes kezelés	–
5/15 perc késleltetési idő	•
Programozható zsírszűrő-telítettség	•
Programozható aktívszén-szűrő-telítettség	•
Hood in Motion	•
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	1 x 11,2 W
Fényerősség (Lx)	400 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Ventilátor	
Egyenáramú motor (DC motor)	•
Légkivezetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h)	440
Zajszt, 3. fokozat (dB(A)**)	62,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	49,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h)	415
Zajszt, 3. fokozat (dB(A)**)	69,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	56,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Előtető méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	–
Teljes teljesítményigény (kW)	0,25
Biztosíték (A)	10
Feszültség (V)	230
Szerelési információk	
Elszívócsokn Ø (mm)	150
Optimális kombináció főzőlappal	KM 7689 FL; KM 7684 FL
Utólag vásárolható tartozékok	
Aktívszén-szűrő	Nem
Regenerálható aktívszén-szűrő	–
Szín	
Matt-fekete	•

Fali páraelszívók



	DA 6498 W Pure Grey	DA 6498 W Pure Black	DA 6698 W Puristic Edition 6000	DA 6798 W Shape
Kialakítás				
Fali páraelszívó	•	•	•	•
Üzem módok				
Levegővezetés fajtája	átszerelhető	átszerelhető	átszerelhető	átszerelhető
Külső üzemeles	–	–	–	–
Szüks. átépítőszett(keringt.)	–	–	DUW 20	–
Szükséges aktív szén-szűrő	DKF 25-P	DKF 25-P	DKF 12-P	DKF 25-P
Design				
Szín	Grafit szürke	obszidiánfekete	nemesacél	obszidiánfekete
Kezelési kényelem				
Hálóz. kapcs. Miele@home-mal	•	•	•	•
Con@ctivity 3.0	•	•	•	•
Érintőfelületes kezelés	•	•	•	•
5/15 perc késleltetési idő	•	•	•	•
Programozható zsírszűrő-telítettség	•	•	•	•
Progr. akt. szén szűrő telítettség	•	•	•	•
Silence csomag	–	–	•	–
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A++	A++	A++	A+
Ápolási kényelem				
CleanCover páraelsz. belső	•	•	•	•
Szűrőrendszer				
Mosog. gép. alk. zsírszűrők (db)	1	1	3	1
Világítás				
LED	•	•	•	•
Mennyiség x Watt	2 x 3 W	2 x 3 W	3 x 3 W	3 x 3 W
Fényerősség (Lx)	440 lx	440 lx	670 lx	320 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Hangulatvilágítás, fehér	–	–	–	–
Hangulatvilágítás, színes	–	–	–	–
Ventilátor				
Egyenáramú motor (DC motor)	•	•	•	•
Légkivezetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h)	380	380	400	380
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	53,0	53,0	52,0	52,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	38,0	38,0	37,0	37,0
Keringtetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h)	330	330	315	325
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	60,0	60,0	63,0	57,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	46,0	46,0	48,0	43,0
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Előtető méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	899 x 550 x 530	899 x 550 x 530	898 x 85 x 500	898 x 568 x 493
Min. táv. elektr. fóz. laptól (mm)	450	450	450	450
Min. távolság gáz felett (mm)	650	650	650	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,08	0,08	0,08	0,08
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Feszültség (V)	230	230	230	230
Szerelési információk				
Elszívócsonek fent	•	•	•	•
Elszívócsonek oldalt	–	–	–	–
Elszívócsonek Ø (mm)	150	150	150	150
Utólag vásárolható tartozékok				
Aktív szén-szűrő	Igen	Igen	Nem	Igen
Regenerálható aktív szén-szűrő	DKF 25-R	DKF 25-R	DKF 12-R	DKF 25-R
Szín				
Grafit szürke	•	–	–	–
Obszidiánfekete	–	•	•	•
Nemesacél	–	–	•	–
Brillánsfehér	–	–	–	–

Fali páraelszívók





	DA 6798 W EXT Shape	DA 9091 W Screen	DA 6066 W Wing	DA 6096 W Wing
Kialakítás				
Fali páraelszívó	•	•	•	•
Üzem módok				
Levegővezetés fajtája	légelvezetés	átszerelhető	átszerelhető	átszerelhető
Külső üzemelés	•	-	-	-
Szüks. átépítéssel (keringt.)	-	-	-	-
Szükséges aktív szén-szűrő	DKF 25-P	DKF 29 szénszűrő	DKF 25-P	DKF 25-P
Design				
Szín	obszidiánfekete	obszidiánfekete	obszidiánfekete	briliánsfehér
Kezelési kényelem				
Hálóz. kapcs. Miele@home-mal	•	-	-	-
Con@ctivity 3.0	•	-	-	-
Érintőfelületes kezelés	•	•	-	-
5/15 perc késleltetési idő	•	-	-	-
Programozható zsírszűrő-telítettség	•	-	-	-
Programozható aktív szén-szűrő-telítettség	-	-	-	-
Silence csomag	-	•	-	-
Hatékony és fenntarthatóság				
Energihatékonysági osztály (A+++ – D)	-	B	B	B
Ápolási kényelem				
CleanCover páraelsz.belső	•	•	•	•
Szűrőrendszer				
Mosog.gép.alk. zsírszűrők (db)	1	2	1	1
Világítás				
LED	•	•	•	•
Mennyiség x Watt	3 x 3 W	1 x 3,2 W	2 x 4,5 W	2 x 4,5 W
Fényerősség (Lx)	320 lx	300 lx	400 lx	380 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Hangulatvilágítás, fehér	-	-	-	-
Hangulatvilágítás, színes	-	-	-	-
Ventilátor				
Egyenáramú motor (DC motor)	-	-	-	-
Légkivezetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h)	-	415	400	400
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	-	50,0	54,0	54,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	-	36,0	39,0	39,0
Keringtetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h)	-	385	320	320
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	-	58,0	62,0	62,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	-	44,0	47,0	47,0
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Előtető méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	898 x 568 x 493	880 x 500 x 260	598 x 547 x 523	898 x 547 x 523
Min. táv. elektr. fóz. laptól (mm)	450	450	450	450
Min. távolság gáz felett (mm)	650	650	650	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,01	0,20	0,20	0,20
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Feszültség (V)	230	230	230	230
Szerelési információk				
Elszívócsonk fent	•	•	•	•
Elszívócsonk oldalt	-	-	-	-
Elszívócsonk Ø (mm)	150	150	150	150
Utólag vásárolható tartozékok				
Aktív szén-szűrő	Nem	DKF 29 szénszűrő	Igen	Igen
Regenerálható aktív szén-szűrő	-	DKF 29-R szénszűrő	DKF 25-R	DKF 25-R
Szín				
Grafit szürke	-	•	-	-
Obszidiánfekete	•	•	•	•
Nemesacél	-	-	-	-
Briliánsfehér	-	-	-	•

Fali páraelszívók




	DAW 1620 Active	DAW 1920 Active	PUR 68 W	PUR 98 W
Kialakítás				
Fali páraelszívó	•	•	•	•
Üzem módok				
Levegővezetés fajtája	átszerelhető	átszerelhető	átszerelhető	átszerelhető
Külső üzemelés	-	-	-	-
Szüks. átépítéssel (keringt.)	-	-	DUW 20	DUW 20
Szükséges aktív szén-szűrő	-	-	DKF 12-P	DKF 12-P
Design				
Szín	nemesacél	nemesacél	nemesacél	nemesacél
Kezelési kényelem				
Hálóz. kapcs. Miele@home-mal	-	-	-	-
Con@ctivity 3.0	-	-	-	-
Érintőfelületes kezelés	-	-	-	-
5/15 perc késleltetési idő	-	-	-	-
Programozható zsírszűrő-telítettség	-	-	-	-
Programozható aktív szén-szűrő-telítettség	-	-	-	-
Silence csomag	-	-	-	-
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A	A	A	A
Ápolási kényelem				
CleanCover páraelsz.belső	-	-	•	•
Szűrőrendszer				
Mosóg.gép.alk. zsírszűrők (db)	2	3	2	3
Világítás				
LED	•	•	•	•
Mennyiség x Watt	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W	2 x 3 W	3 x 3 W
Fényerősség (Lx)	390 lx	350 lx	330 lx	450 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3000 Kelvin	3000 Kelvin
Hangulatvilágítás, fehér	-	-	-	-
Hangulatvilágítás, színes	-	-	-	-
Ventilátor				
Egyenáramú motor (DC motor)	-	-	-	-
Légkivezetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h)	-	-	395	395
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	-	-	56,0	56,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	-	-	41,0	41,0
Keringtetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h)	-	-	330	330
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	-	-	64,0	64,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	-	-	48,0	48,0
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	-	-	•	•
Műszaki adatok				
Előtét méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	598 x 50 x 500	898 x 50 x 500	598 x 62 x 500	898 x 62 x 500
Min. táv. elektr. fóz. laptól (mm)	450	450	450	450
Min. távolság gáz felett (mm)	-	-	650	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,24	0,24	0,22	0,22
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Feszültség (V)	230	230	230	230
Szerelési információk				
Elszívócsonek fent	•	•	•	•
Elszívócsonek oldalt	-	-	-	-
Elszívócsonek Ø (mm)	150	150	150	150
Utólag vásárolható tartozékok				
Aktív szén-szűrő	Nem	Nem	Nem	Nem
Regenerálható aktív szén-szűrő	-	-	DKF 12-R	DKF 12-R
Szín				
Grafit szürke	-	-	-	-
Obszidiánfekete	-	-	-	-
Nemesacél	•	•	•	•
Briliánsfehér	-	-	-	-

Sziget páraelszívók




	DA 7078 D Aura 3,0 White Loom	DA 4248 V D Puristic Varia	DA 6708 D Aura Edition 6000	DA 7378 D Aura 4,0 Ambient
Kialakítás				
Sziget páraelszívó	•	•	•	•
Üzem módok				
Levegővezetés fajtája	légkeringtetés	légelvezetés	légkeringtetés	légkeringtetés
Külső üzemelés	–	–	–	–
Szüks. átépítőszett(keringt.)	–	–	–	–
Szükséges aktív szén-szűrő	–	–	DKF 21-P	–
Design				
Szín	briliánsfehér	nemesacél	nemesacél	briliánsfehér
Kezelési kényelem				
Hálóz. kapcs. Miele@home-mal	–	•	•	•
Con@ctivity 3.0	•	•	•	•
Érintőfelületes kezelés	–	–	•	–
5/15 perc késleltetési idő	•	•	•	•
Programozható zsírszűrő-telítettség	•	•	•	•
Progr. akt. szén-szűrő telítettség	•	–	•	•
Silence csomag	–	•	–	–
Hood in Motion	–	•	–	•
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A	A+	C	A+
Szűrőrendszer				
Mosog. gép. alk. zsírszűrők (db)	2	6	2	1
Világítás				
LED	•	•	•	•
Mennyiség x Watt	14 W	4 x 3 W	4 x 3 W	2x5 W / 2x7,7 W
Fényerősség (Lx)	475 lx	600 lx	720 lx	350 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Ventilátor				
Egyenáramú motor (DC motor)	•	•	–	•
Légkivezetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h)	–	420	–	–
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	–	58,0	–	–
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	–	43,0	–	–
Keringtetés				
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h)	420	–	470	440
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	65,0	–	67,0	66,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	51,0	–	53,0	52,0
Biztonság				
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Légkiv. és külső motorok mag.(mm)		755–1045	–	–
Légkev. páraelsz. mag.(mm)	700–1000	–	500–1500	700–1000
Előtető méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	700 x 170 x 700	1198 x 70 x 698	1000 x 112 x 700	700 x 440 x 500
Min. táv. elektr. fóz. laptól (mm)	450	450	450	450
Min. távolság gáz felett (mm)	–	650	650	–
Teljes teljesítményigény (kW)	0,07	0,29	0,15	0,13
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Feszültség (V)	230	230	230	230
Szerelési információk				
Elszívócsonk fent	–	•	–	–
Elszívócsonk oldalt	–	–	–	–
Elszívócsonk Ø (mm)	–	150	–	–
Utólag vásárolható tartozékok				
Aktív szén-szűrő	Nem	Nem	Igen	Nem
Regenerálható aktív szén-szűrő	DKF 27-R	–	DKF 21-R	DKF 28-R
Szín				
Briliánsfehér	•	–	•	–
Nemesacél	–	•	•	•
Obszidiánfekete	–	–	•	–

Sziget páraelszívók



	DA 6698 D Puristic Version 6000	PUR 98 D
Kialakítás		
Sziget páraelszívó	•	•
Üzem módok		
Levegővezetés fajtája	átszerelhető	átszerelhető
Külső üzemelés	–	–
Szüks.átépítőszett(keringt.)	DUI 32	DUI 32
Szükséges aktívszén-szűrő	DKF 12-P	DKF 12-P
Design		
Szín	briliánsfehér	nemesacél
Kezelési kényelem		
Hálóz.kapcs. Miele@home-mal	•	–
Con@ctivity 3.0	•	–
Érintőfelületes kezelés	•	–
5/15 perc késleltetési idő	•	–
Programozható zsírszűrő-telítettség	•	–
Progr.akt.szénszűrő telítettség	•	–
Silence csomag	•	–
Hood in Motion	–	–
Hatékony és fenntarthatóság		
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+++	A
Szűrőrendszer		
Mosog.gép.alk. zsírszűrők (db)	3	3
Világítás		
LED	•	•
Mennyiség x Watt	4 x 3 W	4 x 3 W
Fényerősség (Lx)	820 lx	500 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin	3000 Kelvin
Ventilátor		
Egyenáramú motor (DC motor)	•	–
Légkivezetés		
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h)	450	400
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	53,0	57,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	38,0	39,0
Keringtetés		
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h)	330	330
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	64,0	66,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	49,0	49,0
Biztonság		
Biztonsági kikapcsolás	•	•
Műszaki adatok		
Légkiv.és külső motorok mag.(mm)	705–1005	690–990
Légkev.páraelsz.mag.(mm)	765–1075	750–1060
Előtető méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	898 x 85 x 598	330 m3/h
Min. táv. elektr. főz. laptól (mm)	450	450
Min. távolság gáz felett (mm)	650	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,11	0,23
Biztosíték (A)	10	10
Feszültség (V)	230	230
Szerelési utasítások		
Elszívócsonk fent	•	•
Elszívócsonk oldalt	–	–
Elszívócsonk Ø (mm)	150	150
Utólag vásárolható tartozékok		
Aktívszén-szűrő	Nem	Nem
Regenerálható aktívszén-szűrő	DKF 12-R	DKF 12-R
Szín		
Briliánsfehér	•	–
Nemesacél	–	•
Obszidiánfekete	–	–

Mennyezeti páraelszívók



DA 2808	
Kialakítás	
Mennyezeti páraelszívó	•
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	átszerelhető
Külső üzemelés	–
Szükséges utólag vásárolható átépítősített keringtetéshez	DUU 2900
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKF 20-P
Kezelési kényelem	
Hálóz.kapcs. Miele@home-mal	•
Con@ctivity 3.0	•
5/15 perc késleltetési idő	•
Programozható zsírszűrő-telítettség	•
Programozható aktív szén-szűrő-telítettség	•
Silence csomag	–
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
Ápolási kényelem	
CleanCover páraelsz.belső	•
Szűrőrendszer	
Mosog.gép.alk. zsírszűrők (db)	2
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	4 x 3 W
Fényerősség (Lx)	720 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Ventilátor	
Egyenáramú motor (DC motor)	•
Légkivezetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h)	450
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	53,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	38,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h)	335
Zajszint, 3. fokozat (dB(A)**)	62,0
Hangnyomás, 3. fokozat dB(A)*	47,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Légkev.páraelsz.mag.(mm)	339
Előtető méretei (Sz x Ma x Mé) (mm)	880 x 345 x 500
Min. táv. elektr. fóz. laptól (mm)	450
Min. távolság gáz felett (mm)	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,11
Biztosíték (A)	10
Feszültség (V)	230
Szerelési információk	
Elszívócsonk fent	•
Elszívócsonk oldalt	•
Elszívócsonk Ø (mm)	150
Kombináció Wi-Fi-s főzőlappal	szükséges
Utólag vásárolható tartozékok	
Aktív szén-szűrő	Igen
Regenerálható aktív szén-szűrő	–
Szín	
Nemesacél	•



Miele



KÁVÉ- FŐZŐK



Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

Miele kávéfőzők termékjellemzői*

Az igazi ízélmény

Élvezze kávéját teljes mértékben a Miele első osztályú kávéfőzőivel. Az AromaticSystemFresh megoldásnak köszönhetően a kávészemeket minden adag előtt frissen őrli és közvetlenül főzi a készülék – az intenzív íz érdekében. A CoffeeSelect emellett három külön szemeskávétartályból kínál választást, így minden kávékülönlegességet a megfelelő kávéfajtából készíthet el. Az intelligens főzés technika ezen felül segít az aroma teljes kibontakoztatásában. És hogy személyes kávépillanata minden szempontból tökéletes legyen, a Miele kifejlesztette saját kávéját – optimálisan az ön kávéfőzőjére szabva. Így összehasonlíthatatlan ízélmény születik, amely reggel, délből vagy este is tökéletessé varázsolja a pillanatot.



Egyszerű kezelés

A legjobb kávéélmény: az intelligens funkcióknak köszönhetően az italkészítés különösen egyszerű és gyors.



Egyszerű tisztítás

Készülékhygiéna egyszerűen: a kivehető alkatrészek és az automatikus tisztítóprogramok garantálják a tisztaságot.



Exkluzív a Mielétől CoffeeSelect¹⁾

Szabadon választható: a három szemeskávétartálynak köszönhetően kávékülönlegessége mindig a megfelelő fajtából készül.



Exkluzív a Mielétől Automatikus tisztítás²⁾

Kényelmesen és időráfordítás nélkül: a tisztítást és a vízkömentesítést a Miele kávéfőzője elvégzi ön helyett.



Exkluzív a Mielétől CupSensor³⁾

Ideális távolság: a CupSensor felismeri a csésze magasságát, és a központi kifolyót a megfelelő helyre igazítja.

* modellfüggő

¹⁾ Szabadalom: EP 2957199

²⁾ Szabadalom: EP 2705783, EP 2705784, DE 102014113160, DE102014113161

³⁾ Szabadalom: EP 2454976

Az ikonok jelentése

Beépíthető kávéfőzők ikonjai egy pillantásra



M Touch

Kezelési filozófia

Intuitív vezérlés érintéssel



DirectSensor

Italspecialitások közvetlen kiválasztása, érintőgombbal, 4 soros szöveges kijelző



Aromatic System Fresh

AromaticSystemFresh

Az innovatív őrlőmű minden adag kávéhoz frissen őrli a kávészemeket.



CupSensor

CupSensor¹⁾

Felismeri a csésze magasságát, és a központi kifolyót a megfelelő pozícióba igazítja



DirectWater

DirectWater

A készülék frissvíz-csatlakozásra átkapcsolható



CoffeeSelect

CoffeeSelect

A három külön szemeskávé-tartályban különböző kávéfajták találhatók.



AutoDescale

AutoDescale

Szabadalmaztatott²⁾, automatikus vízkőmentesítés a nagyobb kényelemért

¹⁾ Szabadalom: EP 2454977 B1

²⁾ Szabadalom: EP 2705783, 2705784, US 9370271

Szemeskávé rendszerű kávéfőzők



	CVA 7440	CVA 7840	CVA 7845
Élvezeti előnyök			
AromaticSystemFresh	•	•	•
CoffeeSelect	–	•	•
OneTouch for Two funkció	•	•	•
DoubleShot	•	•	•
Programozható felhasználói profilkok	10	10	10
Aromakímélő golyós őrítőmű	•	•	•
Kezelési kényelem			
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•	•
Kijelző	DirectSensor	M Touch	M Touch
MotionReact: a világítás bekapcsolása közeledéskor	–	•	•
CupSensor	•	•	•
PerformanceMode	•	•	•
EasyClick tejtartály	•	•	•
DirectWater	–	–	•
BrilliantLight	•	•	•
Szakértői üzemmód	•	•	•
MultiLingua	•	•	•
Szemeskávé-fajták száma	1	3	3
Szemeskávé-tartályok száma	2	3	3
Szemeskávé-tartály, A (g)	300	300	300
Szemeskávé-tartály, B (g)	300	150	150
Szemeskávé-tartály, C (g)	–	150	150
Szemeskávé-tartály össz. (g)	600	600	600
Vízartály befogadóképessége (l)	2,7	2,7	2,7
Italspecialitások			
Ristretto, szimpla	•	•	•
Espresso, szimpla	•	•	•
Kávé, szimpla	•	•	•
Cappuccino, szimpla	•	•	•
Latte Macch., szimpla és dupla	•	•	•
Forró tej, szimpla és dupla	•	•	•
Tejhab, szimpla és dupla	•	•	•
Espresso Macch., szimp./dupl.	•	•	•
Tea italok, szimpla és dupla	•	•	•
Kávéskanna	•	•	•
Teáskanna	•	•	•
Ápolási kényelem			
AutoDescal	–	•	•
AutoClean	–	•	•
Kényelmes tisztítóprogramok	•	•	•
Automatikus öblítő funkció	•	•	•
ComfortClean	•	•	•
Kivehető tejezeték	•	•	•
Kivehető főzőmű	•	•	•
Műszaki adatok			
Méreték (Sz x Ma x Mé) (mm)	595 x 455 x 475	595 x 455 x 475	595 x 455 x 475
Teljes teljesítményigény (kW)	1,45	1,45	1,45
Feszültség (V)	220-240	220-240	220-240
Biztosíték (A)	10	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (m)	–	–	1,5
Elektromos kábel hossza (m)	2,0	2,0	2,0
Szín			
Cleansteel nemesacél	•	•	•
Grafitiszűrke	•	–	•
Obsziánfekete	•	–	•



Milyen fajta készüléket szeretne?

Miele kávéfőzők kialakításai és kezelési koncepciói

Minden igényhez a megfelelő készülék

Konyhától és preferenciától függően választhat a Miele beépíthető és szabadon álló kávéfőzői közül. Így mindig megtalálhatja a tökéletes kávéfőzőt, amely optimálisan az ön igényeire van szabva.



Tökéletesen integrálva

Gondoskodjon konyhája homogén megjelenéséről: a Miele kávéfőző tökéletesen beépíthető egy 45 cm magasságú fülkébe. További beépíthető készülékekkel kombinálva – akár vízszintes, akár függőleges összeállításban – egységes koncepció jelenik meg. Emellett optimálisan kihasználhatja a helyet konyhájában.

A beépíthető készülék emellett opcionálisan frissvíz-csatlakozással is elérhető. Ez különösen praktikus, mivel Miele készüléke így mindig üzemkészs. A kávéfőző közvetlen frissvíz-csatlakozása miatt nincs szükség a víztartály manuális utántöltésére – ez időt takarít meg, és további kényelmet biztosít.



A kávézás élménye – ahol csak szeretné

Praktikus és rugalmas: a Miele szabadon álló készülékeit bárhol elhelyezheti a konyhában – de akár a nappaliban vagy a télikertben is. Vagyis bárhol, ahol egy csodálatosan illatozó kávét szeretne élvezni. Mindemellett választhat a letisztult CM érintőképernyős kezeléssel működő CM7 sorozat vagy a DirectSensor-kezeléssel rendelkező kompakt CM6 és CM5 készülékek közül.

Kezelési koncepciók



M Touch

Az elegáns M Touch érintőképernyős kezelés még nagyobb kényelmet biztosít: akár egy okostelefonnal, a készülékbeállításokat simítással vagy a képernyőn való görgetéssel végezheti el. Ez a kezelést különösen kényelmessé és egyszerűvé teszi.



DirectSensor

A DirectSensornak köszönhetően egy érintéssel elkészítheti a kívánt kávéspecialitást – ezt a nagy felbontású TFT kijelző teszi lehetővé.

Az ikonok jelentése

Szabadon álló kávéfőzők ikonjai egy pillantásra



CM Touch

Kezelési filozófia

Intuitív vezérlés a színes TFT-kijelző közvetlen megérintésével



DirectSensor

Italspecialitások kiválasztása érintőgombokkal, 4 soros szöveges kijelző



Aromatic System Fresh

AromaticSystemFresh

Az innovatív őrlőmű minden adag kávéhoz frissen őrli a kávészemeket.



Miele@home

Miele@home¹⁾

A Miele@home segítségével okosan kapcsolhatja hálózatba háztartási készülékeit – a több lehetőségért.



CupSensor

CupSensor²⁾

Felismeri a csésze magasságát, és a központi kifolyót a megfelelő pozícióba igazítja



AutoDescal

AutoDescal

Szabadalmaztatott³⁾, automatikus vízkőmentesítés a nagyobb kényelemért



CoffeeSelect

CoffeeSelect



A 3 különálló szemeskávé-tartályban különböző kávéfajták találhatók.

¹⁾ A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.

²⁾ Szabadalom: EP 2454976 B1

³⁾ Szabadalom: EP 2705783, 2705784, US 9370271

Szemeskávé rendszerű kávéfőzők




	CM 5300	CM 5310 Silence	CM 5510 Silence	CM 5710 Silence
Élvezeti előnyök				
AromaticSystemFresh	-	-	-	-
AromaticSystem	•	•	•	•
CoffeeSelect	-	-	-	-
OneTouch funkció	•	•	•	•
OneTouch for Two funkció	•	•	•	•
DoubleShot	-	-	-	-
Programozható felhasználói profilok	-	-	2	2
Aromakímélő golyós őrlemű	-	•	•	•
Lehets. tov. őr. kávéfajták	•	•	•	•
Kezelési kényelem				
Hálóz. kapcs. Miele@home-mal	-	-	-	-
Kijelző	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
CupSensor	-	-	-	-
PerformanceMode	-	-	-	-
BrilliantLight	-	-	-	-
Szakértői üzemmód	-	-	-	-
Fűtött csészetartó felület	-	-	-	-
MultiLingua	•	•	•	•
Szemeskávé-fajták száma	1	1	1	1
Szemeskávé-tartályok száma	1	1	1	1
Szemeskávé-tartály, A (g)	200	200	200	200
Szemeskávé-tartály, B (g)	-	-	-	-
Szemeskávé-tartály, C (g)	-	-	-	-
Szemeskávé-tartály össz. (g)	200	200	200	200
Vízartály befogadóképessége (l)	1,3	1,3	1,3	1,3
Italspecialitások				
Ristretto, szimpla	•	•	•	•
Espresso, szimpla	•	•	•	•
Kávé, szimpla	•	•	•	•
Cappuccino, szimpla	•	•	•	•
Latte Macch., szimpla és dupla	•	•	•	•
Forró tej, szimpla és dupla	•	•	•	•
Tejhab, szimpla és dupla	•	•	•	•
Espresso Macch., szimp./dupl.	-	-	-	-
Tea italok, szimpla és dupla	-	-	-	-
Kávéskanna	•	•	•	•
Teáskanna	-	-	-	-
Ápolási kényelem				
AutoDescal	-	-	-	-
Tejvezeték automata előblítése	•	•	•	•
Kényelmes tisztítóprogramok	•	•	•	•
Automatikus öblítő funkció	•	•	•	•
ComfortClean	•	•	•	•
Kivehető tejvezeték	•	•	•	•
Kivehető főzőmű	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Állíth. mag. italkifolyó (cm)	8,0–13,5	8,0–13,5	8,0–13,5	8,0–13,5
Méreték (Sz x Ma x Mé) (mm)	241 x 360 x 460	241 x 360 x 460	241 x 360 x 460	241 x 360 x 460
Teljes teljesítményigény (kW)	1,45	1,45	1,45	1,45
Feszültség (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Elektromos kábel hossza (m)	1,2	1,2	1,2	1,2
Szín				
Obszidiánfekete	•	•	-	-
Roségold PF	-	-	•	-
Bronz-gyöngyház	-	-	-	•
Lótuszfehér CM	-	-	-	-
Obszidiánfekete CM	-	-	-	-
Obszidiánfekete PF	-	-	-	-

Szemeskávé rendszerű kávéfőzők



	CM 6160 MilkPerfection	CM 6360 MilkPerfection	CM 6560 MilkPerfection	CM 7350 CoffeePassion
Élvezeti előnyök				
AromaticSystemFresh	–	–	–	–
AromaticSystem	•	•	•	•
CoffeeSelect	–	–	–	–
OneTouch funkció	•	•	•	•
OneTouch for Two funkció	•	•	•	•
DoubleShot	•	•	•	•
Programozható felhasználói profilok	4	8	8	10
Aromakímélő golyós őrítőmű	•	•	•	•
Lehets. tov. őr. kávéfajták	•	•	•	•
Kezelési kényelem				
Hálóz. kapcs. Miele@home-mal	•	•	•	•
Kijelző	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor	CM Touch
CupSensor	–	–	–	•
PerformanceMode	•	•	•	–
BrilliantLight	•	•	•	•
Szakértői üzemmód	•	•	•	•
Fűtött csészetartó felület	–	•	•	•
MultiLingua	•	•	•	•
Szemeskávéfajták száma	1	1	1	1
Szemeskávé-tartályok száma	1	1	1	1
Szemeskávé-tartály, A (g)	300	300	300	500
Szemeskávé-tartály, B (g)	–	–	–	–
Szemeskávé-tartály, C (g)	–	–	–	–
Szemeskávé-tartály össz. (g)	300	300	300	500
Vízartály befogadóképessége (l)	1,8	1,8	1,8	2,2
Tejartály befogadóképessége (l)	–	0,7	0,7	0,7
Italspecialitások				
Ristretto, szimpla	•	•	•	•
Espresso, szimpla	•	•	•	•
Kávé, szimpla	•	•	•	•
Cappuccino, szimpla	•	•	•	•
Latte Macch., szimpla és dupla	•	•	•	•
Forró tej, szimpla és dupla	•	•	•	•
Tejhab, szimpla és dupla	•	•	•	•
Espresso Macch., szimp./dupl.	•	•	•	•
Tea italok, szimpla és dupla	•	•	•	•
Kávéskanna	•	•	•	•
Teáskanna	–	–	–	•
Ápolási kényelem				
AutoDescale	–	–	–	–
Tejvezeték automata előblítése	•	•	•	•
Kényelmes tisztítóprogramok	•	•	•	•
Automatikus öblítő funkció	•	•	•	•
ComfortClean	•	•	•	•
Kivehető tejvezeték	•	•	•	•
Kivehető főzőmű	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Állíth. mag. italkifolyó (cm)	8,0–14,0	8,0–14,0	8,0–14,0	8,0–16,0
Méreték (Sz x Ma x Mé) (mm)	251 x 359 x 427	251 x 359 x 427	251 x 359 x 427	311 x 397 x 445
Teljes teljesítményigény (kW)	1,45	1,45	1,45	1,45
Feszültség (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Elektromos kábel hossza (m)	1,4	1,4	1,4	1,2
Szín				
Obszidiánfekete	•	–	–	•
Roségold PF	–	–	–	–
Bronz-gyöngyház	–	–	–	–
Lótuszfehér CM	–	•	–	–
Obszidiánfekete CM	–	•	–	–
Obszidiánfekete PF	–	–	•	–

Szemeskávé rendszerű kávéfőzők



	CM 7550 CoffeePassion	CM 7750 CoffeeSelect
Élvezeti előnyök		
AromaticSystemFresh	–	•
AromaticSystem	•	–
CoffeeSelect	–	•
OneTouch funkció	•	•
OneTouch for Two funkció	•	•
DoubleShot	•	•
Programozható felhasználói profilok	10	10
Aromakímélő golyós órómű	•	•
Lehets. tov. ór. kávéfajták	•	•
Kezelési kényelem		
Hálóz. kapcs. Miele@home-mal	•	•
Kijelző	CM Touch	CM Touch
CupSensor	•	•
PerformanceMode	–	–
BrilliantLight	•	•
Szakértői üzemmód	•	•
Fűtött csészetartó felület	•	•
MultiLingua	•	•
Szemeskávé-fajták száma	1	3
Szemeskávé-tartályok száma	1	3
Szemeskávé-tartály, A (g)	500	150
Szemeskávé-tartály, B (g)	–	210
Szemeskávé-tartály, C (g)	–	180
Szemeskávé-tartály össz. (g)	500	540
Víz tartály befogadóképessége (l)	2,2	2,2
Tej tartály befogadóképessége (l)	0,7	0,7
Italspecialitások		
Ristretto, szimpla	•	•
Espresso, szimpla	•	•
Kávé, szimpla	•	•
Cappuccino, szimpla	•	•
Latte Macch., szimpla és dupla	•	•
Forró tej, szimpla és dupla	•	•
Tejhab, szimpla és dupla	•	•
Espresso Macch., szimp./dupl.	•	•
Tea italok, szimpla és dupla	•	•
Kávéskanna	•	•
Teáskanna	•	•
Ápolási kényelem		
AutoDescal	•	•
Tejvezeték automata előblítése	•	•
Kényelmes tisztítóprogramok	•	•
Automatikus öblítő funkció	•	•
ComfortClean	•	•
Kivehető tejvezeték	•	•
Kivehető főzőmű	•	•
Műszaki adatok		
Állíth. mag. italkifolyó (cm)	8,0–16,0	8,0–16,0
Méreték (Sz x Ma x Mé) (mm)	311 x 397 x 445	311 x 420 x 445
Teljes teljesítményigény (kW)	1,45	1,45
Feszültség (V)	220-240	220-240
Biztosíték (A)	10	10
Elektromos kábel hossza (m)	1,2	1,2
Szín		
Obszidiánfekete	•	•
Roségold PF	–	–
Bronz-gyöngyház	–	–
Lótuszfehér CM	–	–
Obszidiánfekete CM	–	–
Obszidiánfekete PF	–	–

HŰTŐKÉSZÜLÉKEK ^{ÉS} BORTEMPERÁLÓ HŰTŐK





Milyen fajta készüléket szeretne?

A Miele hűtőkészülékek és bortemperáló hűtők kialakításai

Kialakítások



Szabadon álló készülékek



Beépíthető készülékek

Modellek sokrétűsége



Hűtőszekrények



Bortemperáló hűtők



MasterCool



Hűtő-fagyasztó kombinációk



Fagyasztószekrények

Szeretné készülékeit egymás mellett felállítani?

A Miele hűtőkészülékek és bortemperáló hűtők rugalmassága

A Miele hűtőkészülékei nemcsak sokféle méretükkel, minőségükkel és prémium kialakításukkal tűnnek ki, hanem rendkívüli rugalmasságukkal is. Kombináljon pl. két egymás mellé állított hűtőszekrényt, vagy alkalmazza a klasszikus Side-by-Side kombinációt egy hűtő- és egy fagyasztószekrény egymás mellé állításával.

A következő beépíthető készülékek az ön 60 cm szélességű magas szekrényéhez használhatók, és egymás mellett kombinálhatók. A beépítésnél a készülékeket nem kell meghatározott módon sorba helyezni, így egyénileg lehet elrendezni őket.

178-as fülke	
FNS 7770 E	K 7743 E
FNS 7770 E	K 7793 C

A következő beépíthető bortemperáló hűtők az ön 60 cm szélességű magas szekrényéhez használhatók, és egymás mellett kombinálhatók.

45-ös fülke	
KWT 7112 iG	KWT 7112 iG
88-as fülke	
KWT 6422 iG	KWT 6422 iG

A következő 60 cm széles aláépíthető bortemperáló hűtők egymás mellett kombinálhatók. A beépítésnél a készülékeket nem kell meghatározott módon sorba helyezni, így egyénileg lehet elrendezni őket.

KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6321 UG	KWT 6321 UG

A következő szabadon álló készülékek 60 cm szélesek, és egymás mellett kombinálhatók.

Készülék a bal oldalon	Készülék a jobb oldalon
FNS 4882 D edt/cs	KS 4887 DD edt/cs
FNS 4382 E el	KS 4383 ED el
FNS 4782 E bb	KS 4783 ED bb

MasterCool

A MasterCool sorozat beépíthető hűtőkészülékei egymás mellé állítva tetszőlegesen kombinálhatók. Két készülék között azonban mindig el kell helyezni a külön megvásárolható KSK 200x tartozékelemet.



Környezettudatos takarékoság

Hatékony és fenntarthatóság


A környezettel szembeni felelős bánásmódnak a Mielénél hagyománya van – több mint 120 éve. A természet életünk alapja, melyet meg akarunk óvni. Ezért prémium háztartási készülégyártóként folyamatosan a fenntartható és innovatív hűtőkészülékek kifejlesztésére fókuszálunk.

Takarékos és környezetbarát hűtés és fagyasztás

A Miele márka hűtőkészülékeiben kizárólag a legjobb minőségű komponenseket használjuk, melyek optimális összjátékukkal hozzájárulnak az alacsony energiafogyasztáshoz. Ide tartoznak nemcsak az energiatakarékos kompresszorok és a tartós LED-ek, hanem az olyan funkciók is, mint a NoFrost, melyek az intelligens vezérlésnek köszönhetően kéz a kézben járnak.

Még fenntarthatóbb hűtés

A Mielénél immár 10 éve foglalkozunk olyan komplex frissentartó rendszerek kutatásával, amelyeknek köszönhetően az élelmiszer tovább eltartható, és ezzel életünk kényelmesebbé és rugalmasabbá válik, illetve gátat szabhatunk az élelmiszerpazarlásnak. A Miele hűtőkészülékek több mint 70 százaléka rendelkezik frissentartó rendszerrel, és ezzel ügyfeleink számára a legjobb lehetőséget kínálják élelmiszereik védelméhez és frissen tartásához.



Az új EU-energiacímke hűtőkészülékekhez 2021. márciustól

Az új rendeletekkel az EU célul tűzi ki, hogy Európában tovább csökkenjen az energiafogyasztás, és így hozzájáruljon a környezetvédelemhez. Ezenkívül az új besorolás az átláthatóság és a termékek fogyasztói megítélésének javítását szolgálja.

A legfontosabb változások áttekintése

Az új törvényi előírások és az energiaosztályok határainak pontosítása a készülékek új energiahatékonysági osztályokba való besorolását eredményezi.

A pluszos energiahatékonysági osztályok (például A+++) megszűnésének, és az A-tól G-ig terjedő új osztályoknak köszönhetően a termékek könnyebben összehasonlíthatók egymással.

2021. március 1-től további információhoz juthat a készülékkel kapcsolatban az EU adatbázisára (EPREL) mutató QR-kód segítségével.



Milyen fajta készüléket szeretne?

Miele beépíthető hűtőkészülékek széles választéka és kezelési koncepciói

Kezelési koncepciók


A Miele kifejezetten felhasználóbarát kezelési koncepciókat kínál. Minden hűtőkészülék a funkcionalitást és megjelenést tökéletesen ötvöző, legkorszerűbb kezelőelemekkel rendelkezik.



FreshTouch kezelés



SensorTouch kezelés



TouchControl kezelés



MasterSensor kezelés (csak MasterCool készülékekhez)



TouchControl kezelés (csak borhűtőkhöz)



Milyen frissentartó rendszert szeretne?
Tiszta élvezet és természetes íz

PerfectFresh Active

Frissebb már nem is lehetne: a fiókban a párasítást aktív és látható módon egy párasító végzi, ami megelőzi a nedvesség elvonását az élelmiszerektől. Így kis mennyiségű gyümölcs és zöldség is optimálisan tárolható a fiókban. Az aktív párasító funkció mellett a frissentartó rendszer egy 0 és +3 °C között automatikusan szabályozott hőmérsékletzónát biztosít. Így a hús, a hal és számos tejtermék 3 x tovább tartható el, a gyümölcs és zöldség pedig akár 5 x tovább marad friss. Funkció és design egyszerre – az impozáns készülékre minden pillantás rásegeződik!

PerfectFresh Pro

Az élelmiszerek akár 5 x tovább frissek maradnak. Az automatikusan szabályozott 0 és +3 °C közötti hőmérsékleti tartományban a húсок, halak és különféle tejtermékek akár 3 x tovább eltarthatók. A zöldségek és gyümölcsök a fiók egyénileg szabályozható páratartalmának köszönhetően akár 5 x hosszabb ideig maradnak frissek.

DailyFresh

A hűtőtér tágas fiókja helyet biztosít a sok friss élelmiszer számára. A fiókban megfelelő szinten tartható a páratartalom. Így a zöldség és a gyümölcs akár 2 x tovább friss marad.

Bizonyos modellek ExtraCool fiókkal rendelkeznek, amelyben a hőmérséklet alacsonyabb, mint a hűtőszekrény többi részében – tökéletes a hús, a hal és a tejtermékek számára.

Milyen fagyasztórendszert szeretne?
Hosszú távú tárolás kényelmesen

NoFrost

A NoFrost rendszernek köszönhetően többé nem kell leolvasztani Miele hűtő készülékét. A keringtetéssel hűtés egyenletesen oszlatja el a hideg, száraz levegőt, így nem képződhet jég a beltérben. Mélyhűtött élelmiszerei így nem fagynak össze, és a fiókok mindig könnyedén kihúzhatók és betolthatók maradnak, hiszen nem rakódik rájuk zavaró jégréteg. A NoFrost funkció ezzel kimagasló kényelmet biztosít a fagyasztásnál, és örökre megszabadítja önt a fárasztó leolvasztástól.

ComfortFrost

A ComfortFrost funkciónak köszönhetően sokkal ritkábban kell leolvasztania a fagyasztót. A jég jóval lassabban alakul ki a beltérben. Ezzel megkíméli önt a rengeteg fáradtságtól, amit a gyakori leolvasztás jelent.

DuplexCool

A hűtő- és fagyasztótér két, külön szabályozható hűtőkör folyamatosan optimális hűtést biztosít. Emellett nincs levegőcsere a két rész között. Ez megakadályozza, hogy a fagyasztótérben tárolt élelmiszerek átvegyék például a hal, a hagyma vagy a sajt szagát. A DuplexCool rendszerű kombinált hűtő- és fagyasztószekrények gondoskodnak élelmiszerei biztonságos tárolásáról.



⊖ Pull

⊕ Push

Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele beépíthető hűtőkészülékek termékjellemzői*

PerfectFresh Active

A Miele új utakon jár az ön élelmiszereinek frissességéért! A készülék 90 percenként és minden ajtónyitáskor finom vízködöt permetez a PerfectFresh Active fiókba. Élelmiszereit gyengéden benedvesíti, és a páratartalom mindig optimális – bármilyen és bármennyi élelmiszert helyez is be. A Miele PerfectFresh Active frissentartó rendszere így optimális tárolási feltételeket teremt a hűtőszekrényében.



PerfectFresh Pro

Sokáig friss: ideális hőmérséklet és magas páratartalom esetén a gyümölcs és a zöldség akár 5 x tovább eltartható.



Exkluzív a Mielétől FlexiLight 2.0

Teljesen tükrözésmentesek: a kiváló rugalmasságot kínáló megvilágított polcok egyedileg helyezhetők el a hűtőben.



FlexiTray

Maximális kényelem: az elforgatható üvegpolc még telepakolt készülék esetén is egyszerű kivétel biztosít.



Exkluzív a Mielétől Belső ajtó finombeállítása

Egyszerűen beállítható: a belső ajtó egyénileg állítható magasságának köszönhetően a hely optimálisan kihasználható.



CleanSteel hátfal

Hideg és tiszta: a CleanSteel hátfal révén a hideg különösen jól oszlik el a Miele hűtőszekrényben.

Milyen fajta készüléket szeretne?

A Miele szabadon álló hűtőkészülékeinek modell- és méretválasztéka

Modellek sokrétúsége



Hűtőszekrények

Méretválaszték



55 cm széles



Hűtő-fagyasztó kombinációk



60 cm széles



Fagyasztószekrények



70/75 cm széles



XL belső tér

Az XL belső terű Miele hűtőkészülékek sokkal több helyet és nagyobb kényelmet biztosítanak élelmiszerei tárolásához.

Több hely a nagy méretű tárgyak számára

A hűtőtér nagyobb hasznos mélységének köszönhetően sokkal könnyebben férnek el nagyméretű tárgyai, így például akár megrakott sütőtepsiket is tárolhat átmenetileg a hűtőszekrényben.

Még több hely friss élelmiszerei számára

A PerfectFresh és PerfectFresh Pro frissen tartó fiókjai rendkívül nagyvonalú helykínálattal biztosítanak: lényegesen nagyobb

hasznos űrtartalmat kínálnak friss élelmiszerei számára, így még a nagybevásárlás is élvezetessé válik. Több hely a nagyméretű mélyhűtött áruknak








Az XL belső tér a fagyasztófiókokban is érezhetően több helyet biztosít – minden egyes fiókszinten. Ezzel rengeteg helyhez jut mélyhűtött áruinak rugalmas tárolásához.

Milyen külső kialakítást szeretne?

A Miele szabadon álló hűtőkészülékeinek tökéletes integrálása az ön konyhai környezetébe

Tökéletes integráció



-  **Blackboard**
-  Fehér üveg
-  BlackSteel
-  Nemesacél
-  Nemesacél külső
-  Szürke üveg előlap
-  Fehér külső

Melyik kezelési koncepciót részesíti előnyben?

A Miele szabadon álló hűtőkészülékek kezelési koncepciói

Kezelési koncepciók


A Miele kifejezetten felhasználóbarát kezelési koncepciókat kínál. Minden hűtőkészülék a funkcionalitást és megjelenést tökéletesen ötvöző, legkorszerűbb kezelőelemekkel rendelkezik.



FreshTouch kezelés




TouchControl kezelés



PicTronic kezelés



Kézi hőmérséklet-szabályozó



TouchControl kezelés (csak borhűtőkhöz)



Milyen frissentartó rendszert szeretne?
Tiszta élvezet és természetes íz

PerfectFresh Pro

Az élelmiszerek akár 5 x tovább frissek maradnak. Az automatikusan szabályozott 0 és +3 °C közötti hőmérsékleti tartományban a húsok, halak és különféle tejtermékek akár 3 x tovább eltarthatók. A zöldségek és gyümölcsök a fiók optimális páratartalmának köszönhetően akár 5 x hosszabb ideig maradnak frissek. A beépített LED-világítás emellett tökéletes áttekintést biztosít.

PerfectFresh

A PerfectFresh révén ételei akár 3 x hosszabb ideig maradnak frissek. A 0 és +3 °C közötti hőmérsékleti tartomány ideális körülményeket teremt a hús, hal és számos tejtermék jelentősen hosszabb idejű eltarthatóságához. A zöldségek és gyümölcsök a nedves rekesz magas páratartalmának köszönhetően ideális klímán tarthatók. A tápanyagok, az íz és az állag tartósan megmarad, így sokkal élvezetesebb lesz az étel.

DailyFresh

A hűtőtér tágas fiókja helyet biztosít a sok friss élelmiszer számára. A fiók szabályozható nyílásával jobban benttarthatja a nedvességet. Így a zöldség és a gyümölcs sokkal tovább marad friss és ropogós.

Milyen fagyasztórendszert szeretne?
Hosszú távú tárolás kényelmesen

NoFrost

A NoFrost rendszernek köszönhetően többé nem kell leolvasztani Miele hűtő készülékét. A keringeteses hűtés egyenletesen oszlatja el a hideg, száraz levegőt, így nem képződhet jég a beltérben. Mélyhűtött élelmiszerei így nem fagynak össze, és a fiókok mindig könnyedén kihúzhatók és betolthatók maradnak, hiszen nem rakódik rájuk zavaró jégréteg. A NoFrost funkció ezzel kimagasló kényelmet biztosít a fagyasztásnál, és örökre megszabadítja önt a fárasztó leolvasztástól.

ComfortFrost

A ComfortFrost funkciónak köszönhetően sokkal ritkábban kell leolvasztania a fagyasztót. A jég jóval lassabban alakul ki a beltérben. Ezzel megkíméli önt a rengeteg fárasztástól, amit a gyakori leolvasztás jelent.

DuplexCool

A hűtő- és fagyasztótér két, külön szabályozható hűtőkör folyamatosan optimális hűtést biztosít. Emellett nincs levegőcsere a két rész között. Ez megakadályozza, hogy a fagyasztótérben tárolt élelmiszerek átvegyék például a hal, a hagyma vagy a sajt szagát. A DuplexCool rendszerű kombinált hűtő- és fagyasztószekrények gondoskodnak élelmiszerei biztonságos tárolásáról.



Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele szabadon álló hűtőkészülékek termékjellemzői*

PerfectFresh Pro

Az élelmiszerek akár 5 x tovább frissek maradnak. Az automatikusan szabályozott 0 és +3 °C közötti hőmérsékleti tartományban a húsok, halak és különféle tejtermékek akár 3 x tovább eltarthatók. A zöldségek és gyümölcsök a fiók optimális páratartalmának köszönhetően akár 5 x hosszabb ideig maradnak frissek. A beépített LED-világítás emellett tökéletes áttekintést biztosít. Így a PerfectFresh Pro a legjobb frissentartási mód a Mielétől.



PerfectFresh

Akár 3 x hosszabb ideig friss: optimális tárolási hőmérséklet a zöldségek, gyümölcsök, húsok, halak és tejtermékek számára.



Exkluzív a Mielétől FlexiLight

Vakításmentes és rugalmas: egyénileg beállítható LED-es üvegpolc-világítás.



Click2open

Nyitás könnyedén: az emelőhatás révén a fogantyú nélküli készülékek is különösen könnyen nyithatók.



NoFrost

Soha többé leolvasztás: a légkeringetési hűtéssel nem alakul ki jég a belső térben, így megspórolható a leolvasztás.



Blackboard edition

Egyedileg alakítható: hagyományos vagy folyékony krétával írhat és rajzolhat a készülék fogantyú nélküli előlapjára.

Az ikonok jelentése

A Miele hűtőkészülékek ikonjai egy pillantásra



Energiahatékonyság

A készülékek A-tól G-ig terjedő energiahatékonysági osztályokba kerülnek besorolásra. A Miele beépíthető hűtőkészülékei esetében a legjobb érték a B.



Zajszint

Meghatározza a pontos zajszintet decibelben (dB).



Frissentartó rendszer

Optimális tárolás aktív nedvesítéssel – kis mennyiség esetén is akár 5 x tovább őrzi a frissességét.



Professzionális tárolás – akár 5 x hosszabb frissesség.



Tágas, állítható páratartalmú fiók a frissebb gyümölcsökért és zöldségekért.



Világítás

Egyedileg állítható üvegpolc-megvilágítás az optimális világításért a FlexiLight 2.0 révén



Karbantartásmentes, energiatakarékos, és optimálisan megvilágított belső térrel rendelkezik.



IceMaker

Beépített víztartállyal rendelkező automatikus IceMaker az akár napi 100 jégkockáért.




Fagyasztórendszer

A légkeringtetéses hűtésnek köszönhetően nincs több leolvasztás.




A körkörös párologtatónak köszönhetően kevesebb szer kell leolvasztania.

Szabadon álló fagyasztószekrények



FNS 4382 E	
Kialakítás	
Változtatható nyitási irány	•
Design	
Burkolat színe	ezüst
Előlap színe	Nemesacél megjelenés
Fagyasztózóna megvilágítása	-
Kezelési kényelem	
NoFrost	•
ComfortFrost	-
VarioRoom	•
SoftClose	-
Ajtónyitási segítség	-
Vezérlés	
Kezelési koncepció	SensorTouch
SuperFrost	•
Sabbat üzemmód	•
Fagyasztókészülék/-zóna	
Fagyasztófiókok száma	7
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A-G)	E
Éves energiafogyasztás (kWh)	247,80
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,67
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	-
Műszaki adatok	
Méreték (Sz x Ma x Mé) (mm)	600 x 1850 x 675
Teljes hasznos űrtartalom (l)	278
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	18
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	18,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	38
Szín	
Nemesacél	•

Szabadon álló hűtő-fagyasztó kombinációk



	KD 4052 E Active	KD 4072 E Active	KDN 4174 E Active	KFN 4374 ED
Kialakítás				
Változtatható nyitási irány	•	•	•	•
Design				
Burkolat színe	ezüst	Fehér	ezüst	ezüst
Előlap színe	Nemesacél	Fehér	Nemesacél	Nemesacél
Hűtőzóna megvilágítása	LED	LED	LED	LED
Fagyasztózóna megvilágítása	-	-	-	-
Kezelési kényelem				
Frissentartó rendszer	-	-	-	-
Freeze&Cool (Fagyasztás és hűtés)	-	-	-	-
ComfortClean	-	-	-	-
DynaCool	-	-	-	•
NoFrost	-	-	•	•
DuplexCool	•	•	-	-
XL belső tér	-	-	-	•
SoftClose	-	-	-	-
SelfClose	-	-	-	-
Jégkockakészítő víztartállyal (Mylce)	-	-	-	-
Ajtónyitási segítség	-	-	-	-
Vezérlés				
Kezelési koncepció	-	-	-	-
Kikapcsolható hűtőrész	-	-	-	-
Szuperhűtés	-	-	-	•
SuperFrost	•	•	•	•
Hőmérsékletzónák száma	2	2	2	2
Hűtőkészülék/-zóna				
Rakodópalcok száma	4	4	4	4
Palacktároló krómzott fémből	•	•	-	•
Zöldségfiókok száma	-	-	-	-
Frissentartó fiókok száma	1	1	-	2
Száraz hátfal	-	-	-	-
CompactCase	-	-	-	-
Fagyasztókészülék/-zóna				
Fagyasztófiókok száma	3	3	3	3
Hatékony és fenntarthatóság				
Energiahatékonysági osztály (A-G)	E	E	E	E
Éves energiafogyasztás (kWh)	228,00	233,00	239,00	238,00
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,62	0,63	0,65	0,65
Biztonság				
Akusztikus ajtóriasztás	•	•	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	-	-	•	•
Műszaki adatok				
Méret (Sz x Ma x Mé) (mm)	600 x 1760 x 650	600 x 1860 x 650	600 x 1860 x 660	600 x 1860 x 660
Hűtőzóna (l)	195	214	216	237
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	-	-	-	-
4 csillagos fagyasztó zóna (l)	94	94	89	89
Teljes hasznos űrtartalom (l)	289	308	305	326
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	17	17	12	13
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	4,50	4,50	10,00	10,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	39	39	42	39
Nemesacél megjelenés	•	-	•	•
Fehér	-	•	-	-
CleanSteel nemesacél	-	-	-	-
Blackboard Edition	-	-	-	-
Blacksteel-ajtó	-	-	-	-

Szabadon álló hűtő-fagyasztó kombinációk




	KFN 4395 DD	KFN 4777 CD	KFN 4795 DD
Kialakítás			
Változtatható nyitási irány	•	•	•
Design			
Burkolat színe	ezüst	ezüst	ezüst
Előlap színe	Nemesacél	CleanSteel	Blackboard Edition
Hűtőzóna megvilágítása	LED	LED	LED
Fagyasztó zóna megvilágítása	-	-	-
Kezelési kényelem			
Frissentartó rendszer	-	-	-
Freeze&Cool (Fagyasztás és hűtés)	-	-	-
ComfortClean	•	•	•
DynaCool	•	•	•
NoFrost	•	•	•
DuplexCool	•	•	•
XL belső tér	•	•	•
SoftClose	-	•	•
SelfClose	-	-	-
Jégkockakészítő víztartállyal (Mylce)	-	-	-
Ajtónyitási segítség	-	EasyOpen ajtófogantyú	Click2open
Vezérlés			
Kezelési koncepció	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Kikapcsolható hűtőrész	Igen	Igen	Igen
Szuperhűtés	•	•	•
SuperFrost	•	•	•
Hőmérsékletzónák száma	2	3	2
Hűtőkészülék/-zóna			
Rakodópolek száma	5	4	5
Palacktároló krómzott fémből	-	•	•
Zöldségfiókok száma	-	-	-
Frissentartó fiókok száma	1	1	1
Száraz hátfal	-	Műanyag	-
CompactCase	-	-	-
Fagyasztókészülék/-zóna			
Fagyasztófiókok száma	3	3	3
Hatékony és fenntarthatóság			
Energiahatékonysági osztály (A-G)	D	C	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	202,60	170,10	202,60
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,55	0,46	0,55
Biztonság			
Akusztikus ajtóriasztás	•	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	•	•	•
Műszaki adatok			
Méret (Sz x Ma x Mé) (mm)	600 x 2010 x 675	600 x 1850 x 675	600 x 2010 x 682
Hűtőzóna (l)	268	218	270
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	-	53	-
4 csillagos fagyasztó zóna (l)	103	103	103
Teljes hasznos űrtartalom (l)	371	320	372
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	20	20	20
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	10,00	10,00	10,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	36	35	35
Nemesacél megjelenés	•	-	-
Fehér	-	-	-
CleanSteel nemesacél	-	•	-
Blackboard Edition	-	-	•
Blacksteel-ajtó	-	-	•

Beépíthető fagyasztószekrények, 178 cm-es fülkemagasság




FNS 7770 E	
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Változtatható nyitási irány	•
Design	
Fagyasztózóna megvilágítása	LED
IceMaker világítása	-
Kezelési kényelem	
NoFrost	•
SoftClose	•
Jégkockakészítő víztartállyal (Mylce)	-
Vezérlés	
Kezelési koncepció	FreshTouch
SuperFrost	•
Sabbat üzemmód	•
Fagyasztókészülék/-zóna	
Fagyasztóiókok száma	8
ebből Ice&PizzaBox	-
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A-G)	E
Éves energiafogyasztás (kWh)	236,84
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,64
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	-
Műszaki adatok	
Méreték (Sz x Ma x Mé) (mm)	559 x 1770 x 544
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	26
Teljes hasznos űrtartalom (l)	-
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	9
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	10,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	35

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk (178,5 cm)



	KFN 7734 D	KFN 7744 E	KFN 7764 D	KFN 7774 D
Kialakítás				
Integrált beépíthető készülék	•	•	•	•
Aláépíthető beépíthető készülék	-	-	-	-
Változtatható nyitási irány	•	•	•	•
Design				
Hűtőzóna megvilágítása	LED	LED	-	-
Fagyasztó zóna megvilágítása	-	-	LED	LED
Kezelési kényelem				
Frissentartó rendszer	DailyFresh	PerfectFresh Pro	DailyFresh	-
Belső ajtó finombeállítása	-	-	•	•
ComfortClean	•	•	•	•
DynaCool	•	•	•	•
NoFrost	•	•	•	•
DuplexCool	•	•	•	•
SoftClose	-	-	•	•
SelfClose	-	-	-	-
IceMaker, frissvíz-csatlakozás	-	-	-	-
Jégkockakészítő víztartállyal (Mylce)	-	-	-	-
Vezérlés				
Kezelési koncepció	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch	FreshTouch
Kikapcsolható hűtőrész	Igen	Igen	Igen	Igen
Szuperhűtés	•	•	•	•
SuperFrost	•	•	•	•
Hőmérsékletzónák száma	2	3	2	3
Hűtőkészülék/-zóna				
Rakodópolek száma	5	3	5	4
Palacktartó kromozott fémből	-	•	-	-
Zöldségfiókok száma	-	-	-	-
Frissentartó fiókok száma	1	2	1	2
CompactCase	-	-	-	-
FlexiTray	-	-	-	-
Fagyasztókészülék/-zóna				
Fagyasztófiókok száma	3	3	3	3
Hatékonyság és fenntarthatóság				
Energiatahatékonysági osztály (A-G)	D	E	D	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	181,40	258,80	181,40	206,60
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,49	0,70	0,49	0,56
Biztonság				
Akusztikus ajtóriasztás	•	•	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	•	•	•	•
Műszaki adatok				
Méret (Sz x Ma x Mé) (mm)	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó	rögzített ajtó	rögzített ajtó	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	18	18	18	18
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	12	12	12	12
Hűtőzóna (l)	183	174	184	175
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	183	71	183	71
4 csillagos fagyasztó zóna (l)	70	70	70	70
Teljes hasznos űrtartalom (l)	253	244	254	245
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	9	9	14	9
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	6,00	6,00	6,00	6,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	34	35	34	34

Beépíthető fagyasztószekrények (aláépített), 82 cm-es fülkemagasság




KFN 7785 D	
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Aláépíthető beépíthető készülék	–
Változtatható nyitási irány	•
Design	
Hűtőzóna megvilágítása	–
Fagyasztózóna megvilágítása	LED
Kezelési kényelem	
Frissentartó rendszer	DailyFresh
Belső ajtó finombeállítása	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
SoftClose	•
SelfClose	–
IceMaker, frissvíz-csatlakozás	–
Jégkockakészítő víztartállyal (MyIce)	•
Vezérlés	
Kezelési koncepció	FreshTouch
Kikapcsolható hűtőrész	Igen
Szuperhűtés	•
SuperFrost	•
Hőmérsékletzónák száma	2
Hűtőkészülék/-zóna	
Rakodópolek száma	4
Palacktároló krómzott fémből	–
Zöldsegiók száma	–
Frissentartó fiókok száma	1
CompactCase	–
FlexiTray	•
Fagyasztókészülék/-zóna	
Fagyasztófiókok száma	3
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energhatékonyági osztály (A–G)	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	182,50
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,50
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	•
Műszaki adatok	
Méret (Sz x Ma x Mé) (mm)	559 x 1770 x 546
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	18
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	12
Hűtőzóna (l)	184
ezen közül PerfectFresh zóna (l)	184
4 csillagos fagyasztó zóna (l)	71
Teljes hasznos űrtartalom (l)	255
Tárolási idő üzemszavar esetén (óra)	9
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	6,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	34

Beépíthető hűtőszekrények, 178,5 cm-es fülkemagasság



	K 7743 E	K 7793 C
Kialakítás		
Integrált beépíthető készülék	•	•
Aláépíthető beépíthető készülék	–	–
Változtatható nyitási irány	•	•
Design		
Hűtőzóna megvilágítása	LED	–
Kezelési kényelem		
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•
Frissentartó rendszer	PerfectFresh Pro	–
Belső ajtó finombeállítás	–	•
ComfortClean	•	•
DynaCool	•	•
ComfortSize	•	•
SoftClose	–	•
SelfClose	–	–
Vezérlés		
Kezelési koncepció	SensorTouch	FreshTouch
Szuperhűtés	•	•
Hőmérsékletzónák száma	2	2
Sabbat üzemmód	•	•
Hűtőkészülék/-zóna		
Rakodópolek száma	6	5
Palacktartó krómozott fémből	•	•
Zöldsefűiókok száma	–	–
Frissentartó fiókok száma	3	3
Száraz hátfal	Műanyag	Cleansteel
Kivehető palacktartó	–	–
CompactCase	–	•
FlexiTray	–	•
Hatékonyság és fenntarthatóság		
Energiatahatékonysági osztály (A–G)	E	C
Éves energiafogyasztás (kWh)	155,80	99,90
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,42	0,27
Biztonság		
Akusztikus ajtóriasztás	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–	–
Műszaki adatok		
Méret (Sz x Ma x Mé) (mm)	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 544
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlapp max. tömege (kg)	26	26
Fagyasztórész-ajtóelőlapp max. tömege (kg)	–	–
Hűtőzóna (l)	294	296
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	98	98
4 csillagos fagyasztó zóna (l)	0	0
Teljes hasznos űrtartalom (l)	294	296
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	–	–
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	–	–

Beépíthető hűtőszekrények (aláépített), 82 cm-es fülk magasság



K 5124 UiF	
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Aláépíthető beépíthető készülék	•
Változtatható nyitási irány	•
Design	
Hűtőzóna megvilágítása	LED
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	-
Frissentartó rendszer	-
Belső ajtó finombeállítása	-
ComfortClean	-
DynaCool	-
ComfortSize	-
SoftClose	-
SelfClose	-
Vezérlés	
Kezelési koncepció	ComfortControl
Szuperhűtés	-
Hőmérsékletzónák száma	2
Sabbat üzemmód	-
Hűtőkészülék/-zóna	
Rakodópolek száma	2
Palacktartó krómozott fémből	-
Zöldségfiókok száma	-
Frissentartó fiókok száma	-
Száraz hátfal	-
Kivehető palacktartó	-
CompactCase	-
FlexiTray	-
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energhatékonyági osztály (A-G)	F
Éves energiafogyasztás (kWh)	175,93
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,48
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	-
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	-
Műszaki adatok	
Méreték (Sz x Ma x Mé) (mm)	598 x 820 x 548
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	19
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	-
Hűtőzóna (l)	108
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	0
4 csillagos fagyasztó zóna (l)	15
Teljes hasznos űrtartalom (l)	124
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	10
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	3,40



Miele MasterCool

Kimagasló design és technológia nagy méretben



Lenyűgöző megjelenés

Már a MasterCool hűtőkészülékek impozáns megjelenése is sejteti, hogy az egyes anyagok milyen pontossággal és odaadással lettek kiválasztva és megmunkálva. A részletek határtalan szeretete az, ami megnyilvánul az utánozhatatlan külsőben.



Formailag tökéletes design

A belső tér egyedülálló kialakítási jellemzői minden kívánságot teljesítenek. A vízszintes vonalvezetés hangsúlyozza a letisztult designt. A belső tér időtlen designja elősegíti a készülék tökéletes, vakításmentes kivilágítását.



Lenyűgöző világítás

A BrilliantLight új mércéket állít fel a MasterCool sorozaton belül. A számos LED-sáv tökéletesen bevilágítja a hűtőtér minden szegletét, és tökéletes árnyalatú fényben mutatja be a hűtött árut.



Páratlan minőség

Tökéletesen és precízen a legkiválóbb minőségért. És ez már a megfelelő anyagok kiválasztásánál elkezdődik. Kiváló minőségű üveglapok, karcálló műanyagok és masszív alumíniumkeretek jelzik a kiváló minőséget. A tudás és a tapasztalat értékes tanácsokkal szolgál a csúcsmínőségű termékek kifejlesztéséhez vezető úton.



GOLD
AWARD
2019



reddot design award
winner 2019

Elsőrangú design: a Miele új
MasterCool készülékei.



Maximális kényelem

A MasterCool hűtőkészülékek nap mint nap a legnagyobb kényelmet biztosítják önnek az élelmiszertárolás optimális lehetőségeivel, a jég- és vízadagolással, a ragyogó világítási koncepcióval vagy az egyszerű kezelhetőséggel. A MasterCool hűtőkészülékek minden területen megfelelnek a legkomolyabb elvárásoknak.

Miele MasterCool

MasterFresh frissentartó rendszer – tiszta élvezet és természetes íz

DuplexCool Pro fagyasztórendszer – hosszú tárolási idő kimagasló kényelemmel



MasterFresh

A friss élelmiszerek az egészséges táplálkozás alapkövei. A zöldséget és gyümölcsöt olyan ropogósan és étvágygerjesztően szeretjük elfogyasztani, ahogy a piacon frissen megvásároljuk. De kinek van energiája minden nap friss hozzávalókat vásárolni a főzéshez?

A megvásárolt élelmiszer minősége mellett a megfelelő tárolás is fontos. Ezen múlik, mennyire lesz friss, ízletes és egészséges az étel, mire elkészül.

A Miele MasterCool készülék fiókjában tökéletes klíma uralkodik az élelmiszerek kíméletes tárolásához. Az innovatív MasterFresh funkciónak köszönhetően a hűtési hőmérséklet különösen alacsony, így a vitaminok és ásványi anyagok hosszú ideig megmaradnak. A levegő páratartalma is tökéletesen van beállítva – mindegy, hogy gyümölcs, zöldség, tejtermék, hal vagy hús számára. Az élelmiszerek így akár 3 x tovább frissek maradnak.



DuplexCool Pro

A hűtő- és fagyasztótér két, külön szabályozható hűtőköre folyamatosan optimális hűtést biztosít. Emellett nincs levegőcsere a két rész között. Így a hűtőtérben lévő élelmiszerek nem száradnak ki, és a fagyasztótérben lévő élelmiszerek sem veszik át például a hal, a hagyma vagy a sajt szagát.

A DuplexCool funkciójának kiegészítéseként a DuplexCool Pro maximális teljesítményelátást biztosít két különálló kompresszorral – egyet-egyet mindegyik hűtőkör számára.

Így a DuplexCool Pro rendszerű kombinált hűtő- és fagyasztószekrények professzionálisan gondoskodnak élelmiszereibiztonságos tárolásáról.



Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele MasterCool termékjellemzői*

Push2open

Kényelmesen és megbízhatóan: elég egy enyhe nyomás a készülék előlapjára, és a Miele MasterCool készülék ajtaja már egyetlen érintésre feltárul. Az egyedülálló automatika maximális kényelmet nyújt – egyszerűen nyissa ki teljesen az ajtót, és vegye ki kényelmesen a friss ételt. A Push2open funkciónak köszönhetően a design letisztult és visszafogott – MasterCool készülékét így síkba építhetően integrálhatja bármely fogantyú nélküli konyhába. Inkább a klasszikus megoldást szereti? A Push2open a kezelőfelületen egyszerűen átállítható Pull2open funkcióra. Ekkor az ajtó nem nyomással, hanem a fogantyú enyhe húzásával nyitható, és szintén automatikusan nyílik.



BrilliantLight

Lágy és kellemes: kiváló minőségű LED-sávok nyújtanak optimális kivilágítást és kellemes hangulatú fényt.



MasterFresh

Akár 3 x hosszabb ideig friss: optimális tárolási hőmérséklet a zöldségek, gyümölcsök, húsok, halak és tejtermékek számára.



IceMaker

Gyors elkészítés és tárolás: a külön bekapcsolható IceMaker naponta akár 150 jégkockát is készíthet.



Jég-/vízadagoló

Tiszta élvezet: a jég-/vízadagoló az előlapon lévő gombot megnyomva elkényezteti önt jéggel és hideg vízzel.



Exkluzív a Mielétől SommelierSet

Mindenre gondoltunk: a poharak hűtésére, a bor dekantálásához való előkészítésére, és a felbontott borosüveg tökéletes temperálására.

Az ikonok jelentése

A Miele MasterCool ikonjai egy pillantásra



Energiahatékonyság

A készülékek A-tól G-ig terjedő energiahatékonysági osztályokba kerülnek besorolásra. A Miele által adott legjobb érték a MasterCool esetén az E.



Frissentartó rendszer

Professzionális tárolás – akár 3 x hosszabb frissesség.



Világítás

A LED-ek a készülék minden részét hiánytalanul és stílusosan világítják meg.



IceMaker

Jégkockakészítő frissvíz-csatlakozással akár napi 150 darab jégkocka gyors és egyszerű elkészítéséhez.



Fagyasztórendszer

Nem kell többé a készülék leolvasztásával és tisztításával bajlódni.



Ajtónyitási segítség


A nyitási automatikát a készülék ajtaját enyhén megnyomva aktiválhatja.

Beépíthető fagyasztószekrények, XXL-MasterCool




	F 2412 Vi	F 2672 Vi
Készülékkategória		
Fagyasztószekrény	•	•
Hűtőszekrény	-	-
Hűtő-fagyasztó kombináció	-	-
Kialakítás		
Integrált beépíthető készülék	•	•
Ajtó nyitási iránya	balra	balra
Design		
Hűtőzóna megvilágítása	-	-
Fagyasztó zóna megvilágítása	-	-
Kezelési kényelem		
Hálózatra csatlakozás a Miele@home segítségével	•	•
Ice Water Dispenser (Jég-/vízadagoló)	-	-
Frissentartó rendszer	-	-
DynaCool	-	-
NoFrost	•	•
DuplexCool Pro	-	-
SelfClose	-	-
IceMaker frissvíz-csatlakozással	•	-
Vezérlés		
Kezelési koncepció	MasterSensor	MasterSensor
SuperFrost	•	•
Hőmérsékletzónák száma	1	1
Sabbat üzemmód	•	•
Hűtőkészülék/-zóna		
Belső ajtókosarak – kicsi	1	1
Frissentartó fiókok száma	-	-
Belső ajtókosarak – nagy	3	3
Fagyasztókészülék/-zóna		
Rakodópolek száma	2	2
Fagyasztófiókok száma	2	2
Hatékony és fenntarthatóság		
Energihatékonysági osztály (A–G)	F	F
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,75	0,83
Biztonság		
Akusztikus ajtóriasztás	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben	•	•
Műszaki adatok		
Súly (kg)	118,0	152,0
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó	-
Hűtőrész-ajtóelőlappal max. tömege (kg)	59	70
Fagyasztórész-ajtóelőlappal max. tömege (kg)	-	-
Hűtőzóna (l)	-	-
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	-	-
4 csillagos fagyasztó zóna (l)	240	304
Teljes hasznos űrtartalom (l)	268	-
Tárolási idő üzemszavár esetén (óra)	6	8
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	16,00	18,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	42	42

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk, XXL-MasterCool



KF 2902 Vi	
Készülékkategória	
Fagyasztószekrény	–
Hűtőszekrény	–
Hűtő-fagyasztó kombináció	•
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Design	
Hűtőzóna megvilágítása	–
Fagyasztózóna megvilágítása	–
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Ice Water Dispenser (Jég-/vizadagoló)	–
Frissentartó rendszer	MasterFresh
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SelfClose	•
IceMaker frissvíz-csatlakozással	•
Vezérlés	
Kezelési koncepció	MasterSensor
SuperFrost	•
Hőmérsékletzónák száma	2
Sabbat üzemmód	•
Hűtőkészülék/-zóna	
Belső ajtókosarak – kicsi	–
Frissentartó fiókok száma	2
Belső ajtókosarak – nagy	–
Fagyasztókészülék/-zóna	
Rakodópalcok száma	–
Fagyasztófiókok száma	2
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	E
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,89
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben	•
Műszaki adatok	
Súly (kg)	201,0
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	40
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	10
Hűtőzóna (l)	389
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	34
4 csillagos fagyasztózóna (l)	166
Teljes hasznos űrtartalom (l)	555
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	13
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	14,00
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	42

Beépíthető hűtőszekrények, XXL-MasterCool



K 2802 Vi	
Készülékkategória	
Fagyasztószekrény	–
Hűtőszekrény	•
Hűtő-fagyasztó kombináció	–
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Design	
Hűtőzóna megvilágítása	–
Fagyasztózóna megvilágítása	–
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Ice Water Dispenser (Jég-/vízadagoló)	–
Frissentartó rendszer	MasterFresh
DynaCool	•
NoFrost	–
DuplexCool Pro	–
SelfClose	•
IceMaker frissvíz-csatlakozással	–
Vezérlés	
Kezelési koncepció	MasterSensor
SuperFrost	–
Hőmérsékletzónák száma	2
Sabbat üzemmód	•
Hűtőkészülék/-zóna	
Belső ajtókosarak – kicsi	–
Frissentartó fiókok száma	2
Belső ajtókosarak – nagy	–
Fagyasztókészülék/-zóna	
Rakodópalcok száma	–
Fagyasztófiókok száma	–
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energhatékonyági osztály (A–G)	E
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,45
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben	•
Műszaki adatok	
Súly (kg)	157,5
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlapp max. tömege (kg)	27
Fagyasztórész-ajtóelőlapp max. tömege (kg)	–
Hűtőzóna (l)	467
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	69
4 csillagos fagyasztózóna (l)	0
Teljes hasznos űrtartalom (l)	467
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	0
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	–
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	40



16°C

Miele

Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele bortemperáló hűtők termékjellemzői*

Exkluzív a Mielétől SommelierSet

Nevezze ki bortemperáló hűtőjét egyéni élménybirodalmának: a Miele exkluzív és egyedülálló SommelierSet megoldásával. Készítsen fel nemes borokat profi módon a dekantálásra. Élvezze hűtött poharakból a pezsgőt és a fehér bort. Gondoskodjon borospalackjai megfelelő hőmérsékletéről felbontás után is. És minden szükséges eszközt is tartson a keze ügyében.



Hőmérsékletzónák

Egyedileg szabályozható: egyszerre akár három különböző borfajta is tárolható és tökéletesen temperálható.

Exkluzív a Mielétől FlexiFrame Plus

Tökéletes beállítás: a vízszintes és függőleges irányban elhelyezhető bordáknak köszönhetően még magnumpalackok is tárolhatók.



Exkluzív a Mielétől FlexiFrame

Csak egy kézmozdulat: helyezzen át támasztékokat, hogy a nagyobb borospalackok is kényelmesen elférjenek.

„Selector“ palackbemutató

Stílusos bemutató: a palackok kissé megemelve láthatók a bortemperáló hűtő félhomályában.

NoteBoard

Az egyedi feliratozáshoz: a levehető, mágneses csíkok a palacktartó rácsok elején találhatóak.

Az ikonok jelentése

A Miele bortemperáló hűtők ikonjai egy pillantásra



Energiahatékonyság

A készülékek A-tól G-ig terjedő energiahatékonysági osztályokba kerülnek besorolásra. A Miele által adott legjobb érték a bortemperáló hűtők esetén a G.



Zajszint

Meghatározza a pontos zajszintet decibelben (dB).



Hőmérsékletzóna

Vannak olyan készülékek, amelyek egy, két vagy három hőmérsékletzónával rendelkeznek, ezeknél a hőmérsékletet egyedileg lehet kiválasztani.



Világítás

A halogén izzók teljes mértékben és stílusosan megvilágítják a hűtőszekrény minden részét.



Karbantartásmentes, energiatakarékos, és optimálisan megvilágított belső térrel rendelkezik.



Lerakórács

A vízszintes és függőleges irányban elhelyezhető bordáknak köszönhetően még magnumpalackok is tárolhatók.

Aláépíthető bortemperáló hűtők



38 dB



FlexiFrame Plus




35 dB



FlexiFrame Plus


	KWT 6321 UG	KWT 6322 UG
Kialakítás		
Szabadon álló készülék	–	–
Integrált beépíthető készülék	•	•
Aláépíthető beépíthető készülék	•	•
Változtatható nyitási irány	•	•
Design		
Burkolat színe	–	–
Előlap színe	üvegajtó/fogantyú	üvegajtó
Kezelési kényelem		
DynaCool	•	•
SoftClose	–	•
Ajtónyitási segítség	–	Push2open
Fa rostélyok száma	3	4
FlexiFrame fa rostélyok száma	–	3
FlexiFrame Plus fa rostélyok száma	–	–
SommelierSet	–	–
Palackbemutató	–	–
3D-palackbemutató	–	–
Vezérlés		
Kezelési koncepció	TouchControl	TouchControl
Hőmérsékletzónák száma	2	2
Sabbat üzemmód	–	–
Hatékonyág és fenntarthatóság		
Energiahatékonysági osztály (A–G)	G	G
Éves energiafogyasztás (kWh)	141,62	145,64
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,38	0,39
Biztonság		
Akusztikus ajtóriasztás	•	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–	–
Műszaki adatok		
Méret (Sz x Ma x Mé) (mm)	597 x 819 x 575	597 x 822 x 577
Rögzítéstechnika	–	–
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	–	–
Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak	34 üveg	34 üveg
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	38	35
Üvegajtó/fogantyú	•	–
Üvegajtó	–	•

Beépíthető bortemperáló hűtő, 45 cm-es fülke




KWT 7112 iG	
Kialakítás	
Szabadon álló készülék	–
Integrált beépíthető készülék	•
Aláépíthető beépíthető készülék	–
Változtatható nyitási irány	–
Design	
Burkolat színe	–
Előlap színe	CleanSteel nemesacél üveg
Kezelési kényelem	
DynaCool	•
SoftClose	•
Ajtónyitási segítség	Push2open
Fa rostélyok száma	3
FlexiFrame fa rostélyok száma	–
FlexiFrame Plus fa rostélyok száma	2
SommelierSet	–
Palackbemutató	–
3D-palackbemutató	–
Vezérlés	
Kezelési koncepció	TouchControl
Hőmérsékletzónák száma	1
Sabbat üzemmód	–
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energhatékonyági osztály (A–G)	G
Éves energiafogyasztás (kWh)	116,00
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,31
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–
Műszaki adatok	
Méreték (Sz x Ma x Mé) (mm)	595 x 455 x 559
Rögzítéstechnika	–
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	–
Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak	18 üveg
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	32
CleanSteel nemesacél üveg	•
Grafitszürke üveg	•
Obszidiánfekete üveg	•

Beépíthető bortemperáló hűtő, 88 cm-es fülke



KWT 6422 iG	
Kialakítás	
Szabadon álló készülék	–
Integrált beépíthető készülék	•
Aláépíthető beépíthető készülék	–
Változtatható nyitási irány	•
Design	
Burkolat színe	–
Előlap színe	Obszidiánfekete üveg
Kezelési kényelem	
DynaCool	•
SoftClose	•
Ajtónyitási segítség	Push2open
Fa rostélyok száma	2
Fa rostélyok anyaga	Bükkfa
FlexiFrame fa rostélyok száma	2
FlexiFrame Plus fa rostélyok száma	–
SommelierSet	–
Palackbemutató	–
3D-palackbemutató	•
Vezérlés	
Kezelési koncepció	TouchControl
Hőmérsékletzónák száma	2
Sabbat üzemmód	–
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	G
Éves energiafogyasztás (kWh)	151,48
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,41
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–
Műszaki adatok	
Méret (Sz x Ma x Mé) (mm)	595 x 909 x 572
Rögzítéstechnika	–
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	–
Helykinálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak	33 palack
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	32
Obszidiánfekete üveg	•

Szabadon álló bortemperáló hűtők



KWT 6834 SGS

Kialakítás	
Szabadon álló készülék	•
Integrált beépíthető készülék	–
Aláépíthető beépíthető készülék	–
Változtatható nyitási irány	•
Design	
Burkolat színe	Nemesacél
Előlap színe	–
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Ajtónyitási segítség	–
Fa rostélyok száma	13
FlexiFrame fa rostélyok száma	10
FlexiFrame Plus fa rostélyok száma	–
SommelierSet	•
Palackbemutató	•
3D-palackbemutató	–
Vezérlés	
Kezelési koncepció	TouchControl
Hőmérsékletzónák száma	3
Sabbat üzemmód	–
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	G
Éves energiafogyasztás (kWh)	205,50
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,56
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	–
Műszaki adatok	
Méreték (Sz x Ma x Mé) (mm)	700 x 1920 x 746
Rögzítéstechnika	–
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	–
Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak	178 üveg
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	35



Az ikonok jelentése

A Miele (bortemperáló) MasterCool ikonjai egy pillantásra



Energiahatékonyság

A készülékek A-tól G-ig terjedő energiahatékonysági osztályokba kerülnek besorolásra. A Miele által adott legjobb érték a MasterCool esetén az E.



Világítás

A LED-ek a készülék minden részét hiánytalanul és stílusosan világítják meg.



SommelierSet

Lehetővé teszi a professzionális dekantálást, a hűtött poharakat, és a borosüvegek temperálását még felbontás után is.



Lerakórács

Tökéletes tartás minden egyes palackhoz az egyedi, állítható támasztéknak köszönhetően



Ajtónyitási segítség

A nyitási automatikát a készülék ajtaját enyhén megnyomva aktiválhatja.

XXL-MasterCool



KWT 2672 ViS	
Készülékkategória	
Bortemperáló hűtő	•
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	balra
Változtatható nyitási irány	•
Kezelési kényelem	
DynaCool	•
Push2open	•
MaxLoad zsanér	•
FlexiFrame	•
FlexiFrame fa rostélyok száma	9
Fa rostélyok anyaga	Bükk
SommelierSet	•
NoteBoard	•
Vezérlés	
Kezelési koncepció	MasterSensor
Hőmérsékletzónák száma	3
Sabbat üzemmód	•
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiatahatékonyági osztály (A–G)	G
Éves energiafogyasztás (kWh)	155,13
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,42
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	•
Műszaki adatok	
Méreték (Sz x Ma x Mé) (mm)	603 x 2127 x 610
Súly (kg)	144,2
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	73
Teljes hasznos űrtartalom (l)	370
Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak	–
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)	42





MOSOGATÓ- GÉPEK



Világújdonság – AutoDos: Automatikus adagolás integrált PowerDisk funkcióval.

Átgondolt tisztítórendszer, egyedülálló szabadság!

Tapasztalja meg ön is a kiváló tisztítási eredményeket a legújabb innovációkkal: ez az AutoDos, a világ legelső automatikus adagolása integrált PowerDisk funkcióval – a Miele által kifejlesztve. A mosogatógépet és az exkluzív granulátumot egy precízen összehangolt rendszerként fejlesztettük ki. A granulátum adagolása a választott programtól függően automatikusan történik – a szükséges mennyiségben és az optimális időpontban. Ezzel a módszerrel többszörös adagolás is lehetséges egyetlen programon belül. Az Automatikus programban egy érzékelő méri a szennyezettségi fokot, és ennek megfelelően állítja be az adagolást.



Az új generációs mosogatógépek maximális kezelési szabadságot kínálnak. Használhatja az AutoDos automatikus adagolást integrált PowerDisk funkcióval, de adagolhatja a tablettákat vagy a por alakú tisztítószert hagyományos módon, az adagolókamrán keresztül is. Hogy melyik tisztítószert használja, arról minden alkalommal egyedileg dönthet.

A mosogatószerre nem kell minden mosogatás után gondolnia, elég, ha csak körülbelül egy hónap után jut az eszébe – mivel az innovatív PowerDisk adagolótechnika átlagosan 20 mosogatáshoz¹⁾ elegendő granulátumot tart készletben. Ezáltal a szabadság egy új szintjét élvezheti.

A Miele@home rendszerrel teljesen kihasználhatja a Miele készülékeiben rejlő lehetőségeket, és még intelligensebbé teheti a mindennapjait: a világelső önálló mosogatógép biztonságosan és kényelmesen hálózatra köthető, és a kezelés így még egyszerűbb és kényelmesebb. Élvezheti az egyedülálló kényelmet.

¹⁾az ECO 50 °C programban



Teljesen integrált mosogatógépek

A készülék teljes előlapja befedhető konyhájának egyedi előlap-dekorációjával vagy a Miele nemesacél/CleanSteel fronttal. Ezáltal a készülék tökéletesen integrálható a konyhája designjába.

Milyen fajta készüléket szeretne?

A Miele mosogatógépek kialakításai

A Miele különféle kialakítású mosogatógépeket kínál önnek – a legnagyobb kényelemért és a tökéletes designharmóniáért konyhájában.



Szabadon álló mosogatógépek

Szabadon felállítható, önálló készülékek robusztus fedőlappal, amelyet munkafelületként használhat. Mivel a készülék nincs fixen beépítve, költözéskor egyszerűen magával viheti, az új konyhai környezetben pedig ismét felállíthatja.



Aláépíthető mosogatógépek

Ideális cserekészüléknek már meglévő konyhabútorba. A készülék beépíthető egy munkafelület alá. Az aláépíthető mosogatógépek briliánsfehér, havannabarna, obszidiánfekete és nemesacél CleanSteel kivitelben kaphatók.



Integrálható mosogatógépek

A készülék előlapja a beépített konyha egyedi előlap-dekorációjával fedhető be – mintha konyhája designját egy darabból öntötték volna ki. Másik megoldásként az előlapburkolat rendelkezésre áll nemesacél CleanSteel kivitelben is.



Fogantyú nélküli mosogatógépek Knock2open technológiával

A készülék ajtájára kétszer koppintva automatikusan kinyílik a mosogatógép aajtaja – mindenfajta kézi fogantyú nélkül.



Felső beépítés

Hajolgtás nélküli betöltés: minden beépíthető Miele mosogatógép problémamentesen beépíthető ergonomikus magasságba is.

Milyen fülke áll rendelkezésére?

A Miele mosogatógépek méretbeli sokszínűsége

A Miele mosogatógépei különböző készülékmagasságokban és -szélességekben érhetők el. Mindig az optimális megoldás konyhája számára!

Standard mosogatógépek
(81 cm magasság, 60 cm szélesség)
A legtöbb háztartásban jellemző standard fülkemérethez, 81 cm aláépítési magasságtól.





XXL mosogatógépek

(85 cm magasság, 60 cm szélesség)
A Miele aláépíthető, integrálható és teljesen integrálható mosogatógépei XXL-kivitelben is kaphatók. Ezek legalább 85 cm-es aláépítési magassággal rendelkező konyhákhoz megfelelőek. Ideálisak a magasabb munkalappal felszerelt, új típusú konyhákhoz. Az XXL mosogatógépek akár 25%-kal nagyobb töltetmennyiséget képesek befogadni a felső kosárban a nagyobb rugalmasság és jobb elhelyezési lehetőségek érdekében, pl. a hosszútalpas poharakhoz, nagy kávéscsészékhez, és az akár 23 cm átmérőjű tárgyakhoz.



A Miele extra keskeny készülékei

(81 cm magasság, 45 cm szélesség)
45 cm széles mosogatógépeink sem maradnak el nagyobb testvéreik mögött: evőeszközfiók, alacsony energiafogyasztás, és a lehető legkényelmesebb kosárkialakítás jellemzi a Miele keskeny, 45 cm szélességű mosogatógépeit is. Ideális a kis létszámú és kis hellyel rendelkező háztartásokba, ahol mégsem szeretnének lemondani a Miele mosogatógépek nyújtotta előnyökről.



AutoDos

**Exkluzív
a Mielétől**

Átgondolt tisztítórendszer

Kiváló eredmények: az AutoDos világszerte az első, integrált PowerDisk¹⁾ funkcióval rendelkező adagolás. A mosógép és az exkluzív granulátum így egy precízen összehangolt rendszert alkot – az adagolás a programtól függően és

az optimális időben történik. Élvezze a szabadságot: egy PowerDisk átlagosan 20 mosogathoz²⁾ elegendő utántöltés nélkül. És mindig a megfelelő mennyiségű granulátumot adagolja.

¹⁾ Szabadalom: EP2798995, US9962062

²⁾ Az ECO 50 °C programban

Milyen kényelmi funkciókat szeretne?

A Miele mosogatógépek termékjellemzői*




Exkluzív a Mielétől **FlexLine kosárialakítás**
A rugalmasság biztosítja a kényelmet: egyszerű beállítás, rugalmas behelyezés, és a legjobb tisztítási eredmények.




Exkluzív a Mielétől **Miele@home**
Tegye okosabbá életét: a Miele@home segítségével okosan hálózatra kapcsolhatja háztartási készülékeit – a több lehetőségért.



QuickPowerWash
Rövid program: a legjobb tisztítási eredmények átlagos szennyezett-ségű edényekhez 58 perc alatt.



EcoPower-technológia
Vizet és energiát takarít meg: az erőforrások hatékony kímélése a praktikus kialakítású vízbemenetnek köszönhetően.



Ellenőrzött higiénia
Higiénikus tisztaság: mindegyik Miele mosogatógép a vírusok több mint 99,9%-át eltávolítja).

* Modelltől függő felszereltségi jellemzők
1) Az Integratív Higiéniai és Virologiai Intézet minősítése alapján a burokkal rendelkező és buroknélküli vírusoknak (pl. korona-, influenza-, illetve norovírusok) a Higiénia és az Intenzív programban való eltávolítására vonatkoztatva, amelyek során mindig PowerDisk/UltraTabs mosogatószert használtak. A tesztkritériumok részleteit a következő weboldalon találja: <https://www.miele.com/g7000-c>.

Az ikonok jelentése

A mosogatógépek ikonjai egy pillantásra



Energiahatékonyság

A készülékek A-tól G-ig terjedő energiahatékonysági osztályokba kerülnek besorolásra.



Zajszint

A legcsendesebb mosogatógép hangereje 38 dB-tól kezdődik az Extra halk programban.



Evőeszköz-tisztítás

A szabadalmazott 3D-MultiFlex-fiók¹⁾ tökéletes kényelmet kínál a legmagasabb igények esetén is. Szélessége, magassága és mélysége sokoldalúan és optimálisan állítható.



Minden evőeszköz külön helyezkedik el, a szennyeződések maradéktalan eltávolítása után a készülék tökéletesen megszáritja az evőeszközöket.



Az evőeszközöket a 45 cm széles mosogatógép is tökéletesen és ugyanakkor kíméletesen tisztítja.



Rugalmasan elhelyezhető az alsó kosár első tükesoráiban



AutoDos

Tisztítószerek automatikus adagolása az optimális tisztítási eredmények és a legmagasabb kényelem érdekében.



BrilliantLight

A belső tér tökéletes megvilágításáról 4 nagy fényerejű LED gondoskodik.



Kijelző koncepció

Egyszerű és gyors kezelés simítással az érintőkijelzőn.



Egyszerű és gyors kezelés simítással a teljesen integrált érintőkijelzőn.

¹⁾ Szabadalom: DE102008062761B3, EP2433549B1

²⁾ Szabadalom: DE102008062761B3, EP2201887B1

³⁾ Szabadalom: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

Aláépíthető mosogatógépek, 60 cm




Típus	G 5210 SCU Active Plus
Design	
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, hét szegmenses kijelző
MultiLingua	–
Kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	–
Automatikus mosogatószer-adagolás	–
PowerDisk funkcióval	–
Knock2open	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•
Funkcióellenőrző	kontrollkijelző
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,9
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,74
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,52
Szabvány-terítékszám	–
EcoFeedback	–
EcoPower technológia	•
Féltöltet	–
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
AutoOpen szárítás	–
SensorDry	–
BrilliantGlassCare	•
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
PowerWash	–
Higiénia	–
Tészta/paella	–
Gép tisztítása	–
Mosogatási opciók	
IntenseZone	–
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárkialakítás	
Kosárkialakítás	Comfort
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	–
Gyerekszár	•
Üzembehelyezési zár	–
Műszaki adatok	
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
A panel színe	
CleanSteel nemesacél	•

Aláépíthető mosogatógépek, 45 cm




Típus	G 5430 SCU SL Active
Design	
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, hét szegmenses kijelző
MultiLingua	–
Kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	–
Automatikus mosogatószer-adagolás	–
PowerDisk funkcióval	–
Knock2open	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•
Funkcióellenőrző	kontrollkijelző
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,0
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,78
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,53
Szabvány-terítékszám	–
EcoFeedback	–
EcoPower technológia	•
Féltöltet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
AutoOpen szárítás	–
SensorDry	–
BrilliantGlassCare	–
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
PowerWash	–
Higiénia	–
Tészta/paella	–
Gép tisztítása	–
Mosogatási opciók	
IntenseZone	–
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárkialakítás	
Kosárkialakítás	Comfort 45 cm
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	–
Gyerekszár	•
Üzembehelyezési zár	–
Műszaki adatok	
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
A panel színe	
CleanSteel nemesacél	•

Integrált mosogatógépek, 60 cm




Típus	G 7200 SCi	G 7410 SCi AutoDos	G 7415 SCi XXL AutoDos	G 7920 SCi AutoDos
Design				
Panel kivitele	egyenes panel	egyenes panel	egyenes panel	döntött panel
Kezelési mód	programválasztó gomb	Softkeys	Softkeys	Érintőképernyős kezelés
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	M Touch S
MultiLingua	•	•	•	•
Kényelem				
Hálózatra csatlakozás a Miele@home segítségével	–	•	•	•
Automatikus mosogatószer-adagolás	–	•	•	•
PowerDisk funkcióval	–	–	–	–
Knock2open	–	–	–	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	AutoClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•	•
Funkcióellenőrző	Kijelző	Kijelző	Kijelző	Kijelző
Hatékonyság és fenntarthatóság				
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,4	8,4	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,54	0,54	0,54	0,54
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,29	0,29	0,29	0,29
Szabvány-terítékszám	–	–	–	–
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower technológia	•	•	•	•
Féltöltet	•	•	•	•
Eredményminőség				
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•	•
AutoOpen szárítás	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Mosogatóprogramok				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Higiénia	–	•	•	•
Tészta/paella	–	–	–	•
Gép tisztítása	•	•	•	•
Mosogatási opciók				
IntenseZone	•	•	•	•
Expressz program	•	•	•	•
Extra tiszta	•	•	•	•
Extra száraz	•	•	•	•
Kosárkialakítás				
Kosárkialakítás	ComfortPlus 60 cm	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort
Biztonság				
Waterproof-rendszer	•	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	•	•	•	•
Gyerekszár	•	•	•	•
Üzembehelyezési zár	–	–	–	–
Műszaki adatok				
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70	1,70
A panel színe				
CleanSteel nemesacél	•	•	•	–
Obszidiánfekete	–	–	–	•
Briliánsfehér	–	–	–	–

Integrált mosogatógépek, 60 cm



Típus	G 5000 i Active	G 5000 SCi Active	G 5110 SCi Active	G 5210 SCi Active Plus
Design				
Panel kivitele	egyenes panel	egyenes panel	egyenes panel	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, hét szegmenses kijelző	Háromjegyű, hét szegmenses kijelző	Háromjegyű, hét szegmenses kijelző	Háromjegyű, hét szegmenses kijelző
MultiLingua	-	-	-	-
Kényelem				
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	-	-	-	-
Automatikus mosogatószer-adagolás	-	-	-	-
PowerDisk funkcióval	-	-	-	-
Knock2open	-	-	-	-
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•	•
Funkcióellenőrző	kontrollkijelző	kontrollkijelző	kontrollkijelző	kontrollkijelző
Hatékonyág és fenntarthatóság				
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,9	8,9	8,5	8,9
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,93	0,95	0,84	0,74
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,64	0,65	0,57	0,52
Szabvány-terítékszám	-	-	-	-
EcoFeedback	-	-	-	-
EcoPower technológia	•	•	•	•
Féltöltet	-	•	-	•
Eredményminőség				
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•	•
AutoOpen szárítás	-	-	-	•
SensorDry	-	-	-	•
BrilliantGlassCare	-	-	-	•
Mosogatóprogramok				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	-	-	-	-
Higiénia	-	-	-	-
Tészta/paella	-	-	-	-
Gép tisztítása	-	-	-	-
Mosogatási opciók				
IntenseZone	-	-	-	-
Expressz program	•	•	•	•
Extra tiszta	•	•	•	•
Extra száraz	•	•	•	•
Kosárkialakítás				
Kosárkialakítás	Comfort	Comfort	Comfort 60 cm	Comfort
Biztonság				
Waterproof-rendszer	•	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	-	-	-	-
Gyerekszár	•	•	•	•
Üzembehelyezési zár	-	-	-	-
Műszaki adatok				
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70	1,70
A panel színe				
CleanSteel nemesacél	•	-	•	•
Obszidiánfekete	-	•	-	-
Brillánsfehér	-	•	•	-

Integrált mosogatógépek, 60 cm




Típus	G 5310 SCi Active Plus	G 7100 SCi	G 7110 SCi AutoDos	G 7910 SCi AutoDos
Design				
Panel kivitele	egyenes panel	egyenes panel	egyenes panel	döntött panel
Kezelési mód	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb	Érintőképernyős kezelés
Kijelző	Háromjegyű, hét szegmenses kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	M Touch S
MultiLingua	-	•	•	•
Kényelem				
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	-	-	•	•
Automatikus mosogatószer-adagolás	-	-	•	•
PowerDisk funkcióval	-	-	-	-
Knock2open	-	-	-	-
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	AutoClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•	•
Funkcióellenőrző	kontrollkijelző	Kijelző	Kijelző	Kijelző
Hatékonyág és fenntarthatóság				
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,4	8,9	8,4	8,9
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,74	0,74	0,64	0,74
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,40	0,52	0,40	0,52
Szabvány-terítékszám	-	14	-	14
EcoFeedback	-	•	•	•
EcoPower technológia	•	•	•	•
Féltöltet	•	•	•	•
Eredményminőség				
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•	•
AutoOpen szárítás	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Mosogatóprogramok				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	-	•	•	•
Higiénia	-	-	-	•
Tészta/paella	-	-	-	•
Gép tisztítása	-	•	•	•
Mosogatási opciók				
IntenseZone	-	•	-	•
Expressz program	•	•	•	•
Extra tiszta	•	•	•	•
Extra száráz	•	•	•	•
Kosárkialakítás				
Kosárkialakítás	Comfort 60 cm	ExtraComfort	ComfortPlus 60 cm	MaxiComfort
Biztonság				
Waterproof-rendszer	•	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	-	•	•	•
Gyerekszár	•	•	•	•
Üzembehelyezési zár	-	-	-	-
Műszaki adatok				
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70	1,70
A panel színe				
CleanSteel nemesacél	•	•	•	-
Obszidiánfekete	-	-	-	•
Brillánsfehér	-	-	-	-

Integrált mosogatógépek, 45 cm




Típus	G 5540 SCi SL Active
Design	
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, hét szegmenses kijelző
MultiLingua	–
Kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	–
Automatikus mosogatószer-adagolás	–
PowerDisk funkcióval	–
Knock2open	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•
Funkcióellenőrző	kontrollkijelző
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,1
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,70
Áramf. ECO pr. melegv. (kWh)	0,45
Szabvány-terítékszám	–
EcoFeedback	–
EcoPower technológia	•
Féltöltet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
AutoOpen szárítás	–
SensorDry	–
BrilliantGlassCare	–
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
PowerWash	–
Higiénia	–
Tészta/paella	–
Gép tisztítása	–
Mosogatási opciók	
IntenseZone	–
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárkialakítás	
Kosárkialakítás	Comfort 45 cm
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	–
Gyerekszár	•
Üzembehelyezési zár	–
Műszaki adatok	
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
A panel színe	
CleanSteel nemesacél	•

Szabadon álló mosogatógépek, 60 cm



Típus	G 7200 SC	G 7410 SC AutoDos	G 5110 SC Active	G 5310 SC Active Plus
Design				
Panel kivitele	egyenes panel	egyenes panel	egyenes panel	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb	Softkeys	programválasztó gomb	programválasztó gomb
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Háromjegyű, hét szegmenses kijelző	Háromjegyű, hét szegmenses kijelző
MultiLingua	•	•	-	-
Kényelem				
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	-	•	-	-
Automatikus mosogatószer-adagolás	-	•	-	-
PowerDisk funkcióval	-	-	-	-
Knock2open	-	-	-	-
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•	•
Funkcióellenőrző	Kijelző	Kijelző	kontrollkijelző	kontrollkijelző
Hatékony és fenntarthatóság				
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,4	8,4	8,5	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,54	0,54	0,84	0,74
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,29	0,29	0,57	0,40
Szabvány-terítékszám	-	-	-	-
EcoFeedback	•	•	-	-
EcoPower technológia	•	•	•	•
Féltöltet	•	•	-	•
Eredményminőség				
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•	•
AutoOpen szárítás	•	•	-	•
SensorDry	•	•	-	•
BrilliantGlassCare	•	•	-	•
Mosogatóprogramok				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	•	•	-	-
Higiénia	-	•	-	-
Tészta/paella	-	-	-	-
Gép tisztítása	•	•	-	-
Mosogatási opciók				
IntenseZone	•	•	-	-
Expressz program	•	•	•	•
Extra tiszta	•	•	•	•
Extra szárász	•	•	•	•
Kosárkialakítás				
Kosárkialakítás	ComfortPlus 60 cm	ExtraComfort	Comfort 60 cm	Comfort 60 cm
Biztonság				
Waterproof-rendszer	•	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	•	•	-	-
Gyerekszár	•	•	•	•
Üzembehelyezési zár	-	-	-	-
Műszaki adatok				
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70	1,70
A panel színe				
Brillánsfehér	•	•	•	•
CleanSteel Front	-	-	-	-

Szabadon álló mosogatógépek, 60 cm




Típus	G 5310 SC Front Active Plus
Design	
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, hét szegmenses kijelző
MultiLingua	–
Kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	–
Automatikus mosogatószer-adagolás	–
PowerDisk funkcióval	–
Knock2open	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•
Funkcióellenőrző	kontrollkijelző
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,74
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,40
Szabvány-terítékszám	–
EcoFeedback	–
EcoPower technológia	•
Féltöltet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
AutoOpen szárítás	•
SensorDry	•
BrilliantGlassCare	•
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
PowerWash	–
Higiénia	–
Tészta/paella	–
Gép tisztítása	–
Mosogatási opciók	
IntenseZone	–
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárkialakítás	
Kosárkialakítás	Comfort 60 cm
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	–
Gyerekszár	•
Üzembehelyezési zár	–
Műszaki adatok	
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
A panel színe	
Brillánsfehér	–
CleanSteel Front	•

Szabadon álló mosogatógépek, 45 cm




Típus	G 5540 SC SL Active
Design	
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, hét szegmenses kijelző
MultiLingua	–
Kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	–
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	–
Knock2open	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•
Funkcióellenőrző	kontrollkijelző
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,1
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,70
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,45
Szabvány-terítékszám	–
EcoFeedback	–
EcoPower technológia	•
Féltőtlet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
AutoOpen szárítás	–
SensorDry	–
BrilliantGlassCare	–
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
PowerWash	–
Higiénia	–
Tészta/paella	–
Gép tisztítása	–
Mosogatási opciók	
IntenseZone	–
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárkialakítás	
Kosárkialakítás	Comfort 45 cm
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	–
Gyerekszár	•
Üzembehelyezési zár	–
Műszaki adatok	
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
A panel színe	
Brillánsfehér	•

Teljesen integrált mosogatógépek, 60 cm



Típus	G 7250 SCVi	G 7255 SCVi XXL	G 7460 SCVi AutoDos	G 7465 SCVi XXL AutoDos
Design				
Panel kivitele	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel
Kezelési mód	programválasztó gomb	programválasztó gomb	Softkeys	Softkeys
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző
MultiLingua	•	•	•	•
Kényelem				
Hálózatra csatlakozás a Miele@home segítségével	–	–	•	•
Automatikus mosogatószer-adagolás	–	–	•	•
PowerDisk funkcióval	–	–	–	–
Knock2open	–	–	–	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•	•
Funkcióellenőrző	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus
Hatékony és fenntarthatóság				
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,4	8,4	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,54	0,54	0,54	0,54
Áramf. ECO pr. melegv. (kWh)	0,29	0,29	0,29	0,29
Szabvány-terítékszám	–	–	–	–
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower technológia	•	•	•	•
Féltöltet	•	•	•	•
Eredményminőség				
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•	•
AutoOpen szárítás	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Mosogatóprogramok				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Higiénia	–	–	•	•
Tészta/paella	–	–	–	–
Gép tisztítása	•	•	•	•
Mosogatási opciók				
IntenseZone	•	•	•	•
Expressz program	•	•	•	•
Extra tiszta	•	•	•	•
Extra száraz	•	•	•	•
Kosárkialakítás				
Kosárkialakítás	ComfortPlus 60 cm	ComfortPlus 60 cm	ExtraComfort	ExtraComfort
Biztonság				
Waterproof-rendszer	•	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	•	•	•	•
Gyerekzár	–	–	–	–
Üzembehelyezési zár	–	–	–	–
Műszaki adatok				
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0	4,0	4,0	4,0
Előlap max. súlya (kg)	10,0	10,0	11,0	12,0
A panel színe				
Nemesacél	•	•	–	–
CleanSteel/obszidiánfekete	–	–	•	•
Obszidiánfekete	–	–	–	–

Teljesen integrált mosogatógépek, 60 cm




Típus	G 7473 SCVi AutoDos Excell	G 7690 SCVi AutoDos K20	G 7695 SCVi XXL AutoDos K20	G 7970 SCVi AutoDos K20
Design				
Panel kivitele	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel
Kezelési mód	Softkeys	Softkeys	Softkeys	Érintőképernyős kezelés
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	M Touch Vi
MultiLingua	•	•	•	•
Kényelem				
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•	•	•
Automatikus mosogatószer-adagolás	•	•	•	•
PowerDisk funkcióval				
Knock2open	–	•	•	•
Ajtózárás-réssegítés	ComfortClose	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•	•
Funkcióellenőrző	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus
Hatékony és fenntarthatóság				
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,4	8,4	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,54	0,54	0,54	0,54
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,29	0,29	0,29	0,29
Szabvány-terítékszám	–	–	–	–
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower technológia	•	•	•	•
Féltöltet	•	•	•	•
Eredményminőség				
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•	•
AutoOpen szárítás	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Mosogatóprogramok				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Higiénia	•	•	•	•
Tészta/paella	–	•	•	•
Gép tisztítása	•	•	•	•
Mosogatási opciók				
IntenseZone	•	•	•	•
Expressz program	•	•	•	•
Extra tiszta	•	•	•	•
Extra száráz	•	•	•	•
Kosárkialakítás				
Kosárkialakítás	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Biztonság				
Waterproof-rendszer	•	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	•	•	•	•
Gyerekszár	–	–	–	–
Üzembehelyezési zár	–	–	–	–
Műszaki adatok				
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0	4,0	4,0	4,0
Előlap max. súlya (kg)	11,0	11,0	12,0	11,0
A panel színe				
Nemesacél	–	–	–	–
CleanSteel/obszidiánfekete	•	•	•	•
Obszidiánfekete	–	–	•	–

Teljesen integrált mosogatógépek, 60 cm




Típus	G 7975 SCVi XXL AutoDos K20	G 5150 SCVi Active	G 5350 SCVi Active Plus	G 7150 SCVi
Design				
Panel kivitele	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel
Kezelési mód	Érintőképernyős kezelés	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb
Kijelző	M Touch Vi	Háromjegyű, hét szegmenses kijelző	Háromjegyű, hét szegmenses kijelző	Egysoros szöveges kijelző
MultiLingua	•	-	-	•
Kényelem				
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•	-	-	-
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	•	-	-	-
Knock2open	•	-	-	-
Ajtózárás-rásegítés	AutoClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•	•
Funkcióellenőrző	optikai és akusztikus	akusztikus	akusztikus	optikai és akusztikus
Hatékonyág és fenntarthatóság				
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,4	8,5	8,4	8,9
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,54	0,84	0,74	0,74
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,29	0,57	0,40	0,52
Szabvány-terítékszám	-	-	-	14
EcoFeedback	•	-	-	•
EcoPower technológia	•	•	•	•
Féltöltet	•	-	•	•
Eredményminőség				
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•	•
AutoOpen szárítás	•	-	•	•
SensorDry	•	-	•	•
BrilliantGlassCare	•	-	•	•
Mosogatóprogramok				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	•	-	-	•
Higiénia	•	-	-	-
Tészta/paella	•	-	-	-
Gép tisztítása	•	-	-	•
Mosogatósi opciók				
IntenseZone	•	-	-	•
Expressz program	•	•	•	•
Extra tiszta	•	•	•	•
Extra száraz	•	•	•	•
Kosárkialakítás				
Kosárkialakítás	MaxiComfort	Comfort 60 cm	Comfort 60 cm	ExtraComfort
Biztonság				
Waterproof-rendszer	•	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	•	-	-	•
Gyerekszár	-	-	-	-
Üzembehelyezési zár	-	-	-	-
Műszaki adatok				
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0	4,0	4,0	4,0
Előlap max. súlya (kg)	12,0	11,0	11,0	10,0
A panel színe				
Nemesacél	-	•	•	•
CleanSteel/obszidiánfekete	•	-	-	-
Obszidiánfekete	-	-	-	-

Teljesen integrált mosogatógépek, 60 cm




Típus	G 7155 SCVi XXL	G 7160 SCVi AutoDos	G 7280 SCVi	G 7285 SCVi XXL
Design				
Panel kivitele	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel
Kezelési mód	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb	programválasztó gomb
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző
MultiLingua	•	•	•	•
Kényelem				
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	–	•	–	–
Automatikus mosogatószer-adagolás	–	•	–	–
PowerDisk funkcióval	–	–	–	–
Knock2open	–	–	–	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•	•
Funkcióellenőrző	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus
Hatékonyaság és fenntarthatóság				
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,9	8,4	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,74	0,64	0,54	0,54
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,52	0,40	0,29	0,29
Szabvány-terítékszám	14	–	–	–
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower technológia	•	•	•	•
Féltöltet	•	•	•	•
Eredményminőség				
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•	•
AutoOpen szárítás	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Mosogatóprogramok				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Higiénia	–	–	–	–
Tészta/paella	–	–	–	–
Gép tisztítása	•	•	•	•
Mosogatási opciók				
IntenseZone	•	–	•	•
Expressz program	•	•	•	•
Extra tiszta	•	•	•	•
Extra száraz	•	•	•	•
Kosárkialakítás				
Kosárkialakítás	ExtraComfort	ComfortPlus 60 cm	ComfortPlus 60 cm	ComfortPlus 60 cm
Biztonság				
Waterproof-rendszer	•	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	•	•	•	•
Gyerekzár	–	–	–	–
Üzembehelyezési zár	–	–	–	–
Műszaki adatok				
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0	4,0	4,0	4,0
Előlap max. súlya (kg)	10,0	11,0	10,0	10,0
A panel színe				
Nemesacél	•	•	•	•
CleanSteel/obszidiánfekete	–	–	–	–
Obszidiánfekete	–	–	–	–

Teljesen integrált mosogatógépek, 60 cm




Típus	G 7590 SCVi AutoDos	G 7595 SCVi XXL AutoDos	G 7683 SCVi AutoDos K2O	G 7688 SCVi XXL AutoDos K2O
Design				
Panel kivitele	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel
Kezelési mód	Softkeys	Softkeys	Softkeys	Softkeys
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző	Egysoros szöveges kijelző
MultiLingua	•	•	•	•
Kényelem				
Hálózatra csatlakozás a Miele@home segítségével	•	•	•	•
Automatikus mosogatószer-adagolás	•	•	•	•
PowerDisk funkcióval	•	•	•	•
Knock2open	•	•	•	•
Ajtózárás-réssegítés	AutoClose	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•	•	•
Funkcióellenőrző	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus
Hatékony és fenntarthatóság				
Vízfogy. auto prog. (l) -től	6,0	6,0	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,9	8,9	8,4	8,4
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,74	0,74	0,54	0,54
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,52	0,52	0,29	0,29
Szabvány-terítékszám	14	14	-	-
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower technológia	•	•	•	•
Féltöltet	•	•	•	•
Eredményminőség				
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•	•	•
AutoOpen szárítás	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Mosogatóprogramok				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Higiénia	•	•	•	•
Tészta/paella	•	•	•	•
Gép tisztítása	•	•	•	•
Mosogatási opciók				
IntenseZone	•	•	•	•
Expressz program	•	•	•	•
Extra tiszta	•	•	•	•
Extra szárász	•	•	•	•
Kosárkialakítás				
Kosárkialakítás	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort 60 cm	MaxiComfort 60 cm
Biztonság				
Waterproof-rendszer	•	•	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	•	•	•	•
Gyerekszár	-	-	-	-
Üzembehelyezési zár	-	-	-	-
Műszaki adatok				
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230	230	230
Biztosíték (A)	10	10	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70	1,70	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0	4,0	4,0	4,0
Előlap max. súlya (kg)	11,0	12,0	11,0	12,0
A panel színe				
Nemesacél	-	-	-	-
CleanSteel/obszidiánfekete	•	•	•	•
Obszidiánfekete	-	•	-	•

Teljesen integrált mosogatógépek, 60 cm



Típus	G 7960 SCVi AutoDos	G 7965 SCVi XXL AutoDos
Design		
Panel kivitele	teljesen integrált panel	teljesen integrált panel
Kezelési mód	Érintőképernyős kezelés	Érintőképernyős kezelés
Kijelző	M Touch Vi	M Touch Vi
MultiLingua	•	•
Kényelem		
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•	•
Automatikus mosogatószer-adagolás	•	•
PowerDisk funkcióval		
Knock2open	•	•
Ajtózárás-rásegítés	AutoClose	AutoClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•	•
Funkcióellenőrző	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus
Hatékonyág és fenntarthatóság		
Vízfogy. auto prog. (l) -tól	6,0	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	8,9	8,9
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,74	0,74
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,52	0,52
Szabvány-terítékszám	14	14
EcoFeedback	•	•
EcoPower technológia	•	•
Féltöltet	•	•
Eredményminőség		
Frissvízrendszerű mosogatógép	•	•
AutoOpen szárítás	•	•
SensorDry	•	•
BrilliantGlassCare	•	•
Mosogatóprogramok		
QuickPowerWash	•	•
PowerWash	•	•
Higiénia	•	•
Tészta/paella	•	•
Gép tisztítása	•	•
Mosogatósi opciók		
IntenseZone	•	•
Expressz program	•	•
Extra tiszta	•	•
Extra száraz	•	•
Kosárialakítás		
Kosárialakítás	MaxiComfort	MaxiComfort
Biztonság		
Waterproof-rendszer	•	•
Szűrőellenőrző kijelző	•	•
Gyerekzár	-	-
Üzembehelyezési zár	-	-
Műszaki adatok		
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00	2,00
Feszültség (V)	230	230
Biztosíték (A)	10	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0	4,0
Előlap max. súlya (kg)	11,0	12,0
A panel színe		
Nemesacél	-	-
CleanSteel/obszidiánfekete	•	•
Obszidiánfekete	-	-

Teljesen integrált mosogatógépek, 45 cm



Típus	G 5790 SCVi SL
Design	
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
MultiLingua	•
Kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	–
Automatikus mosogatószer-adagolás	–
PowerDisk funkcióval	–
Knock2open	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
Hátral. idő kij. + késl. ind.	•
Funkcióellenőrző	kontrollkijelző
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Vízfogy. auto prog. (l) -tól	6,0
Vízfogy. Eco prog. (l)	7,9
Áramfogy. ECO progr. (kWh)	0,55
Áramf. ECO pr. melev. (kWh)	0,29
Szabvány-terítékszám	–
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Féltöltet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
AutoOpen szárítás	•
SensorDry	•
BrilliantGlassCare	•
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
PowerWash	–
Higiénia	–
Tészta/paella	–
Gép tisztítása	•
Mosogatósi opciók	
IntenseZone	•
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárkialakítás	
Kosárkialakítás	ExtraComfort 45 cm
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	–
Gyerekszár	•
Üzembehelyezési zár	–
Műszaki adatok	
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	2,0
Előlap max. súlya (kg)	8,0
A panel színe	
CleanSteel nemesacél	•





Szállítás és telepítés

Amikor a kényelem természetes

Szeretnénk biztosítani, hogy Miele készülékeit a kezdetektől zökkenőmentesen használhassa.

Igény szerint házhoz szállítjuk az új készülékeket, ahol a Miele szakembere elvégzi a beszerelést. Emellett értékes tippeket és útmutatást is kaphat a termék használatára vonatkozóan.

A professzionális üzembe helyezés garantálja a készülékek tökéletes működését, és lehetőséget biztosít a funkciók széles spektrumának megismerésére. A Miele szeretné támogatni abban, hogy a kezdetektől a lehető legtöbbet hozza ki készülékeiből.

Kérésre régi készülékei szakszerű ártalmatlanítását is elvégezzük.

Gyorsabb indulás a szakértők tippjeivel

Készülékeit a Miele szakembere szereli be, aki emellett bevezeti önt a készülék használatába is. A gyakorlati bevezető során értékes tippeket és útmutatást is kap.

Biztonságosan a kezdetektől

Szervizünk biztosítja a készülék megfelelő beszerelését, ami gyártói garanciánk érvényességének előfeltétele. Ezenfelül még elektromos biztonsági ellenőrzést is végzünk – csak a biztonság kedvéért!

A Miele szakértőiben rejlik a különbség

Senki nem ismeri jobban a Miele készülékeket, mint saját szakembereink. Bízva készülékeit azokra, akik készítették.

A szállítási és telepítési szervizről további információkat az interneten, a miele.hu/service weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.

Egyéni terméktanácsadás

Amikor az információ élmény

A Miele értékes és innovatív készülékeket gyárt – amelyek a legjobb választást jelentik. Azért, hogy még több öröme legyen készülékében és annak számos funkciójában, a Miele egy vonzó ajánlattal állt elő: az egyéni terméktanácsadással.

Ezt a szolgáltatást teljesen az ön igényeire szabjuk. A program keretén belül az ön otthonában biztosítunk átfogó tanácsadást Miele készülékeinek funkcióiról és optimális használatáról.

Együtt állítjuk be készülékén kedvenc programjait, megismertetjük a speciális funkciókkal, valamint ápolási és kezelési útmutatást is nyújtunk. Azt is megmutatjuk, hogyan érheti el egészen egyszerűen a legjobb eredményeket, és néhány értékes tippet is adunk, hogy minden alkalommal és sokáig örömet lelje a Miele készülékeiben.

Személyes tanácsadás

A Miele szakértői egyéni tanácsokkal látják el készülékeit illetően – egyenesen az otthonában.

Kedvenc programjainak beállítása

Egyéni programozással készülékeit teljesen az ön igényeinek és szokásainak megfelelően állíthatjuk be.

Tippek és trükkök a tökéletes eredményekért

Hasznos útmutatást kap készülékei kezeléséhez és ápolásához.

Az egyéni terméktanácsadásról további információkat az interneten, a miele.hu/service weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.



Garanciahosszabbítás

Amikor a biztonság alapelv

Maximális biztonság a Miele garancia hosszabbításának köszönhetően

Hosszú élettartam, optimális kényelem használat közben és a legkiválóbb minőség – egy Miele termék vásárlásával ön mindig a lehető legjobb döntést hozza. Maximális biztonságra vágyik új készülékét illetően? Egyszeri átalánydíj ellenében a Miele exkluzív, 10 évre kiterjedő garanciát kínál önnek.

A két éves gyártói garancia időtartama alatt lehetősége van arra, hogy garanciahosszabbítást igényeljen 1, 5 vagy 10 évre közvetlenül a Mielétől.

Exkluzív Miele garancia

A Miele az egyetlen gyártó, amely akár 10 évre kiterjedő teljes körű garanciát kínál – választhatóan egy éves garanciahosszabbítástól kezdődően.

Maximális biztonság

Ez idő alatt önt nem terheli semmilyen további költség a nem saját hibájából bekövetkező javításokért.

Ingyenes új készülék

Ha a készülékén elvégzendő javítás gazdaságtalan lenne, ingyenes új készüléket biztosítunk önnek.

Magas szintű rugalmasság

A szerződést a teljes, két éves gyártói garancia időtartama alatt megkötheti.

Gyors és megbízható

Javítást igénylő esetekben az ügyfélszolgálat gyorsan és megbízhatóan nyújt segítséget.

A garanciahosszabbításokról további információkat az interneten, a miele.hu/service weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.





Karbantartási szerviz

Amikor az értékeltetés a filozófia része

A Miele készülékeket 20 éves élettartamra tesztelik. A fenntarthatóság és az erőforrások kímélésének érdekében a Miele szeretné támogatni önt készülékei lehetőleg hosszú távú használatában.

A karbantartási szerviz keretében Miele készülékeit gyári ügyfélszolgálatunk professzionális ápolásban részesíti. Egy kifejezetten a Miele által kifejlesztett diagnosztikai rendszerrel ellenőrizzük készülékeit, valamint frissítjük őket.

A készülékek funkcióinak vizsgálata mellett a készülékek intenzív tisztítására is sor kerül a Miele tisztítószereivel. Emellett értékes tippeket és útmutatást is kap a Miele készülék kezelésére vonatkozóan.

A készülékek értékállósága

A Miele szakemberei által végzett intenzív tisztítás és ápolás révén készülékei folyamatosan kifogástalan állapotban lesznek.

Tökéletes eredmények

A rendszeres ápolásnak és működési tesztnek, valamint a programok frissítésének köszönhetően mindig a legjobb eredményeket éri el.

Értékes tippek

A Miele szakemberei tippeket és trükköket mutathatnak önnek készülékei optimális használatával kapcsolatban.

A karbantartási szervizről további információkat az interneten, a miele.hu/service weboldalon talál, illetve telefonos ügyfélszolgálatunktól kaphat a következő telefonszámon: +36 1 880 6400.



Miele gyári ügyfélszolgálat

Partnerei vagyunk minden szervizügyben

Egy Miele készülék megvásárlásával a hosszú élettartam és a legjobb minőség mellett döntött. Ha valamikor mégis segítségre lenne szüksége, a Miele ügyfélszolgálat gyors és megbízható segítséget nyújt.

Egy kiváló minőségű Miele készülék javításának még régebbi készülék esetén is van értelme, és ez egy tudatos döntés a nagyobb fenntarthatóság érdekében.

Tökéletes szerviz alatt nem csak a javítás esetén nyújtott hozzáértő segítséget értjük. A Miele sokkal inkább a készülékek kiszállításától és beszerelésétől azok üzembe helyezésig támogatja önt.

Mindig az ön közelében

Miele szakembereink és válogatott szervizpartnereink országszerte rendelkezésre állnak, és a lehető legrövidebb időn belül megérkeznek önhöz.

Szakértelem

Műszaki szakembereink Miele háztartási készülékek szerelésére szakosodtak. Így biztosítják a gyors és szakszerű javításokat.

Fenntartható és hatékony

Az intelligens előkészítésnek köszönhetően a javítások 90%-át már az első kiszálláskor elvégezzük. Ezzel ön nemcsak időt spórol meg, hanem védi a környezetet is – mivel elkerüli a második kiszállást.

Megbízható alkatrészellátás

A Miele eredeti alkatrészeitől nemcsak a szó szerinti Miele minőséget várhatja el, hanem a gyors rendelkezésre állást is – még sok évvel Miele készülékének megvásárlása után is.

Könnyen elérhető

Javítási igényét jelezheti online, a miele.hu/service weboldalon, illetve a következő telefonszámon: +36 1 880 6400. Telefonon az alábbi időpontokban vagyunk elérhetőek:

H–P 09:00–17:00

Ezekkel a témákkal kapcsolatban további információkat az interneten, az alábbi weboldalon talál:

miele.hu/service



Miele

Miele Experience Center

Alsó Törökvész út

Cím: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.

Telefon: 06 1 880 6400

Mobil: +36 20 474 0751

E-mail: bemutatoterem@miele.hu

Nyitvatartás

Hétfő-Péntek: 09:00-18:00

Szombat: 10:00-14:00

Allee

Cím: 1117 Budapest, Váli út 5. B. épület
földszint 1.

(az Allee Bevásárlóközpont Váli utcai
bejárata mellett)

Telefon: 06 1 499 9835

Mobil: +36 20 354 6593

E-mail: allee@miele.hu

Nyitvatartás:

Hétfő-Péntek: 10:00-18:00

Szombat: 10:00-14:00

Háztartási készülékek telefonos

ügyfélszolgálat

Cím: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.

Telefon: 06 1 880 6400

Nyitvatartás

Hétfő-Péntek: 09:00-17:00

Szombat-Vasárnap: Zárva