

Miele


**Nuova
etichetta
energetica.**

Per tutti i dettagli
consulta
pag. 16

**GARANZIA DI IGIENE
E TRANQUILLITÀ**



A partire da Marzo 2021

COLLEZIONE CLASSIC



LA MASSIMA CURA PER LE TUE STOVIGLIE

LAVASTOVIGLIE MIELE

SCEGLI IL MODELLO CHE FA PER TE

WWW.MIELE.IT

Scopri tutte le caratteristiche
delle **lavastoviglie CLASSIC MIELE**





LAVASTOVIGLIE da incasso a scomparsa totale (60 cm)

CLASSIC

		G 5053 VI	G 5053 SCVI	G 5263 SCVI	G 7360 SCVI	G 7560 SCVI
DESIGN	Finitura	-	-	-	-	-
	Display	7 segmenti, 3 cifre	7 segmenti, 3 cifre	7 segmenti, 3 cifre	1 riga con testi in chiaro	1 riga con testi in chiaro
	Comandi	Tasto selezione programmi	Tasto selezione programmi	Tasto selezione programmi	SoftKeys	SoftKeys
	Sistemazione posate	Cestello posate	Cassetto MultiFlex 3D	Cassetto MultiFlex 3D	Cassetto MultiFlex 3D	Cassetto MultiFlex 3D
	Disposizione nel cestello	Comfort	Comfort	Comfort	ExtraComfort	Maxi comfort
	BrilliantLight: vano interno illuminato	-	-	-	•	•
COMFORT D'USO	Asciugatura AutoOpen	-	-	•	•	•
	Chiusura ComfortClose	•	•	•	•	•
	Brilliant GlassCare (*Perfect GlassCare)	-	-	-	•	•
	Controllo visivo/acustico funzionamento	-/•	-/•	-/•	•/•	•/•
	Tempo residuo e posticipo avvio	•	•	•	•	•
	PowerDisk	-	-	-	•	•
	SensorDry	-	-	•	•	•
PROGRAMMI	Standard 60 C°	-	-	-	•	•
	Silence 55 C°	-	-	-	-	-
	Igiene	-	-	-	•	•
	Solar Save	-	-	-	•	•
	Manutenzione della macchina	-	-	-	-	•
	Solo cesto inferiore 65 C° o Mezzo Carico	-	-	-	-	•
	Pasta/Riso	-	-	-	-	•
	*Programmi universali: Eco, Automatic, Intenso 75 C°, Delicato 45 C°, Quick PowerWash 65 C°					
OPZIONI	IntenseZone	-	-	-	•	•
	Express o Breve	•	•	•	•	•
	AutoDos	-	-	-	•	•
	Pulito Extra	•	•	•	•	•
	Asciugatura Extra	•	•	•	•	•
EFFICIENZA	Classe di efficienza energetica	E	E	C	C	C
	Efficacia di asciugatura	A	A	A	A	A
	Consumo di energia/anno Eco (kWh/anno)	262	266	213	208	208
	Consumo di acqua/anno Eco (l/anno)	2.492	2.492	2.492	2.492	2.492
	Rumorosità (dB)	45	45	45	43	42
	Coperti	13	14	14	14	14
	EcoFeedback	-	-	-	•	•
CONNETTIVITÀ	WiFi Conn@ct	-	-	-	•	•
	MobileControl	-	-	-	•	•
	AutoStart	-	-	-	•	•
Mat. number	11634000	11634010	11634020	11092310	11092310	
EAN	4002516375845	4002516375852	4002516375869	4002516102755	4002516102786	
Prezzo al pubblico consigliato	799 €	899 €	1.299 €	1.699 €	1.799 €	

Come identificare le caratteristiche delle nostre lavastoviglie

SC (cassetto posate) U (sottopiano) I (frontalino) VI (scomparsa totale)

LAVASTOVIGLIE da incasso a scomparsa totale (60 cm)

G 5053 VI



G 5053 SCVI



G 5263 SCVI



G 7360 SCVi



G 7560 SCVi



Tutte le macchine hanno il sistema anti allagamento Waterproof

La garanzia di massima igiene per le tue stoviglie



POWERDISK

Massima pulizia con il detersivo a dosaggio automatico Miele.



PROGRAMMA IGIENE

Stoviglie igienizzate grazie alle alte temperature e al lavaggio intenso.



LAVASTOVIGLIE da incasso con frontalino visibile (60 cm)

CLASSIC



G 5000 i CLST

G 5000 i CLST

DESIGN	Finitura	CleanSteel
	Display	7 segmenti e 3 cifre
	Comandi	Tasto selezione programmi
	Sistemazione posate	Cesto portaposate
	Disposizione nel cestello	Cesto portaposate
	BrilliantLight: vano interno illuminato	-
COMFORT D'USO	Asciugatura AutoOpen	-
	Chiusura ComfortClose	-
	Brilliant GlassCare (*Perfect GlassCare)	-
	Controllo visivo/acustico funzionamento	-/•
	Tempo residuo e posticipo avvio	•
	PowerDisk	-
	SensorDry	-
PROGRAMMI	Standard 60 C°	-
	Silence 55 C°	-
	Igiene	-
	Solar Save	•
	Manutenzione della macchina	-
	Solo cesto inferiore 65 C° o Mezzo Carico	-
	Pasta/Riso	-
	*Programmi universali: Eco, Automatic, Intenso 75 C°, Delicato 45 C°, Quick PowerWash 65 C°	
OPZIONI	IntenseZone	-
	Express o Breve	•
	AutoDos	-
	Pulito Extra	•
	Asciugatura Extra	•
	Classe di efficienza energetica	E
	Efficacia di asciugatura	A
	Consumo di energia/anno Eco (kWh/anno)	262
	Consumo di acqua/anno Eco (l/anno)	2.492
	Rumorosità (dB)	45
	Coperti	13
	EcoFeedback	-
	WiFi Conn@ct	-
	MobileControl	-
	AutoStart	-



Mat. number 11493330

EAN 4002516314851

Prezzo al pubblico consigliato **849 €**



Tutte le lavastoviglie Miele ti offrono la massima sicurezza grazie al sistema **WaterProof** e a **20 anni di garanzia antiallagamento**

Scopri di più su **Miele.it**

Come identificare le caratteristiche delle nostre lavastoviglie

SC (cassetto posate) **U** (sottopiano) **I** (frontalino) **Vi** (scomparsa totale)



Più tempo per te

Massima pulizia
in meno di un'ora

Risultati di lavaggio
e asciugatura perfetti in soli
58 minuti con il programma
QuickPowerWash abbinato
alle UltraTabs All in 1.

Detersivo in polvere

Detersivo in polvere
privo di fosfati.
Confezione singola:
1,4 kg / pari a 70 lavaggi
17 Euro



Ricarica detersivo in polvere

Confezione singola:
1,0 kg / pari a 50 lavaggi
Quantità/cartone: 6 pezzi
11 Euro



UltraTabs All in 1

Per i migliori risultati di pulizia
Confezione: 60 pezzi
19 Euro



Sale Crystal

Sale rigenerante
per lavastoviglie
Confezione singola: 1,5 kg
Quantità/cartone: 8 pezzi
4 Euro



Brillantante Active

Confezione singola: 500 ml
Unità di acquisto: 8 pezzi
9 Euro



LAVASTOVIGLIE da sottopiano

CLASSIC

	G 5000 SCU BRWS	G 5000 SCU CLST	G 5210 SCU BRWS	G 5210 SCU OBSW	G 5210 SCU CLST
DESIGN					
Finitura	Bianco brillante	CleanSteel	Bianco brillante	Nera	CleanSteel
Display	7 segmenti e 3 cifre				
Comandi	Tasto selezione programmi				
Sistemazione posate	Cassetto posate	Cassetto posate	Cassetto MultiFlex 3D	Cassetto MultiFlex 3D	Cassetto MultiFlex 3D
Disposizione nel cestello	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
BrilliantLight: vano interno illuminato	-	-	-	-	-
COMFORT D'USO					
Asciugatura AutoOpen	-	-	•	•	•
Chiusura ComfortClose	•	•	•	•	•
Brilliant GlassCare (*Perfect GlassCare)	-	-	-	-	-
Controllo visivo/acustico funzionamento	-/•	-/•	-/•	•-/•	-/•
Tempo residuo e posticipo avvio	•	•	•	•	•
PowerDisk	-	-	-	-	-
SensorDry	-	-	•	•	•
PROGRAMMI					
Standard 60 C°	-	-	-	-	-
Silence 55 C°	-	-	-	-	-
Igiene	-	-	-	-	-
Solar Save	•	•	•	•	•
Manutenzione della macchina	-	-	-	-	-
Solo cesto inferiore 65 C° o Mezzo Carico	-	-	-	-	-
Pasta/Riso	-	-	-	-	-
*Programmi universali: Eco, Automatic, Intenso 75 C°, Delicato 45 C°, Quick PowerWash 65 C°					
OPZIONI					
IntenseZone	-	-	-	-	-
Express o Breve	•	•	•	•	•
AutoDos	-	-	-	-	-
Pulito Extra	•	•	•	•	•
Asciugatura Extra	•	•	•	•	•
EFFICIENZA					
Classe di efficienza energetica	E	E	C	C	C
Efficacia di asciugatura	A	A	A	A	A
Consumo di energia/anno Eco (kWh/anno)	266	266	213	213	213
Consumo di acqua/anno Eco (l/anno)	2.492	2.492	2.492	2.492	2.492
Rumorosità (dB)	45	45	45	45	45
Coperti	14	14	14	14	14
EcoFeedback	-	-	-	-	-
CONNESSIONI					
WiFi Conn@ct	-	-	-	-	-
MobileControl	-	-	-	-	-
AutoStart	-	-	-	-	-
Mat. number	11493310	11493320	11493410	11603680	11493420
EAN	4002516314837	4002516314844	4002516314936	4002516366126	4002516314943
Prezzo al pubblico consigliato	699 €	799 €	949 €	999 €	1.049 €

Come identificare le caratteristiche delle nostre lavastoviglie

SC (cassetto posate) **U** (sottopiano) **I** (frontalino) **Vi** (scomparsa totale)

LAVASTOVIGLIE da sottopiano



CLASSIC

		G 7100 SCU BRWS	G 7100 SCU CLST	G 7310 SCU CLST
DESIGN	Finitura	Bianco brillante	CleanSteel	CleanSteel
	Display	1 riga, testi in chiaro	1 riga, testi in chiaro	1 riga, testi in chiaro
	Comandi	Tasto selezione programmi	Tasto selezione programmi	Softkeys
	Sistemazione posate	Cassetto MultiFlex 3D	Cassetto MultiFlex 3D	Cassetto MultiFlex 3D
	Disposizione nel cestello	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
	BrilliantLight: vano interno illuminato	-	-	-
COMFORT D'USO	Asciugatura AutoOpen	•	•	•
	Chiusura ComfortClose	•	•	•
	Brilliant GlassCare (*Perfect GlassCare)	•	•	•
	Controllo visivo/acustico funzionamento	•/•	•/•	•/•
	Tempo residuo e posticipo avvio	•	•	•
	PowerDisk	-	-	•
	SensorDry	•	•	•
PROGRAMMI	Standard 60 C°	•	•	•
	Silence 55 C°	•	•	•
	Igiene	-	-	•
	Solar Save	•	•	•
	Manutenzione della macchina	•	•	•
	Solo cesto inferiore 65 C° o Mezzo Carico	-	-	-
	Pasta/Riso	-	-	-
*Programmi universali: Eco, Automatic, Intenso 75 C°, Delicato 45 C°, Quick PowerWash 65 C°				
OPZIONI	IntenseZone	•	•	•
	Express o Breve	•	•	•
	AutoDos	-	-	•
	Pulito Extra	•	•	•
	Asciugatura Extra	•	•	•
E	Classe di efficienza energetica	C	C	C
	Efficacia di asciugatura	A	A	A
	Consumo di energia/anno Eco (kWh/anno)	213	213	208
	Consumo di acqua/anno Eco (l/anno)	2.492	2.492	2.492
	Rumorosità (dB)	44	44	43
	Coperti	14	14	14
	EcoFeedback	•	•	•
WiFi	WiFi Conn@ct	-	-	•
	MobileControl	-	-	•
	AutoStart	-	-	•
Mat. number		11092190	11092200	11092290
EAN		4002516102632	4002516102649	4002516102731
Prezzo al pubblico consigliato		1.199 €	1.299 €	1.499 €

Tutte le macchine hanno il sistema anti allagamento Waterproof

Come identificare le caratteristiche delle nostre lavastoviglie
SC (cassetto posate) **U** (sottopiano) **I** (frontalino) **Vi** (scomparsa totale)

LAVASTOVIGLIE da sottopiano

G 5000 SCU BRWS



G 5000 SCU CLST



G 5210 SCU BRWS



G 5210 SCU OBSW



G 5210 SCU CLST



G 7100 SCU BRWS



G 7100 SCU CLST



G 7310 SCU CLST



Miele

Massima comodità

Stoviglie perfettamente pulite con un tocco

Carica la lavastoviglie e al resto pensa Miele grazie al sistema AutoDos con PowerDisk. Detersivo, sale e brillantante vengono dosati automaticamente al momento giusto in base al programma utilizzato. **Puoi gestire tutto tramite App ovunque tu sia.**



**7 MESI DI
LAVAGGI
OMAGGIO**

Per un valore di 71 €

Promozione valida
fino al 31.12.2021

Scopri di più su miele.it

Detergenza per la tua lavastoviglie

PowerDisk: dosaggio automatico per un mese



PowerDisk 1 confezione

Un singolo PowerDisk è sufficiente per 20 lavaggi* e tu non dovrai più pensare a nulla. Compatibile con tutte le lavastoviglie della Generazione 7000 a partire dalla G 73

Nr. articolo 11.0931.90

Prezzo 11 € iva inclusa

*Con programma ECO



PowerDisk 6 confezioni

Nr. articolo 11.0932.10

Prezzo 60 € iva inclusa

LAVASTOVIGLIE da posizionamento libero (60 cm)

CLASSIC

		G 5000 SC BRWS	G 5000 SC CLST	G 5210 SC BRWS	G 5210 SC CLST
DESIGN	Finitura	Bianco brillante	CleanSteel	Bianco brillante	CleanSteel
	Display	7 segmenti e 3 cifre			
	Comandi	Tasto selezione programmi	Tasto selezione programmi	Tasto selezione programmi	Tasto selezione programmi
	Sistemazione posate	Cassetto posate	Cassetto posate	Cassetto MultiFlex 3D	Cassetto MultiFlex 3D
	Disposizione nel cestello	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
	BrilliantLight: vano interno illuminato	-	-	-	-
COMFORT D'USO	Asciugatura AutoOpen	-	-	•	•
	Chiusura ComfortClose	•	•	•	•
	Brilliant GlassCare (*Perfect GlassCare)	-	-	-	-
	Controllo visivo/acustico funzionamento	-/•	-/•	-/•	-/•
	Tempo residuo e posticipo avvio	•	•	•	•
	PowerDisk	-	-	-	-
SensorDry	-	-	•	•	
PROGRAMMI	Standard 60 C°	-	-	-	-
	Silence 55 C°	-	-	-	-
	Igiene	-	-	-	-
	Solar Save	•	•	•	•
	Manutenzione della macchina	-	-	-	-
	Solo cesto inferiore 65 C° o Mezzo Carico	-	-	-	-
	Pasta/Riso	-	-	-	-
*Programmi universali: Eco, Automatic, Intenso 75 C°, Delicato 45 C°, Quick PowerWash 65 C°					
OPZIONI	IntenseZone	-	-	-	-
	Express o Breve	•	•	•	•
	AutoDos	-	-	-	-
	Pulito Extra	•	•	•	•
	Asciugatura Extra	•	•	•	•
E	Classe di efficienza energetica	E	E	C	C
	Efficacia di asciugatura	A	A	A	A
	Consumo di energia/anno Eco (kWh/anno)	266	266	213	213
	Consumo di acqua/anno Eco (l/anno)	2.492	2.492	2.492	2.492
	Rumorosità (dB)	45	45	45	45
	Coperti	14	14	14	14
	EcoFeedback	-	-	-	-
WiFi	WiFi Conn@ct	-	-	-	-
	MobileControl	-	-	-	-
	AutoStart	-	-	-	-
Mat. number		11493290	11495090	11493390	11493400
EAN		4002516314813	4002516315551	4002516315551	4002516314929
Prezzo al pubblico consigliato		699 €	799 €	949 €	1.049 €

Come identificare le caratteristiche delle nostre lavastoviglie

SC (cassetto posate) **U** (sottopiano) **I** (frontalino) **Vi** (scomparsa totale)

LAVASTOVIGLIE da posizionamento libero (60 cm)



CLASSIC

G 7100 SC BRWS
G 7100 SC CLST
G 7310 SC CLST

		Bianco brillante	CleanSteel	CleanSteel
DESIGN	Finitura	Bianco brillante	CleanSteel	CleanSteel
	Display	1 riga testi in chiaro	1 riga testi in chiaro	1 riga testi in chiaro
	Comandi	Tasto selezione programmi	Tasto selezione programmi	Softkeys
	Sistemazione posate	Cassetto MultiFlex 3D	Cassetto MultiFlex 3D	Cassetto MultiFlex 3D
	Disposizione nel cestello	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
	BrilliantLight: vano interno illuminato	-	-	-
COMFORT D'USO	Asciugatura AutoOpen	•	•	•
	Chiusura ComfortClose	•	•	•
	Brilliant GlassCare (*Perfect GlassCare)	•	•	•
	Controllo visivo/acustico funzionamento	•/•	•/•	•/•
	Tempo residuo e posticipo avvio	•	•	•
	PowerDisk	-	-	•
PROGRAMMI	SensorDry	•	•	•
	Standard 60 C°	•	•	•
	Silence 55 C°	•	•	•
	Igiene	-	-	•
	Solar Save	•	•	•
	Manutenzione della macchina	•	•	•
	Solo cesto inferiore 65 C° o Mezzo Carico	-	-	-
Pasta/Riso	-	-	-	
*Programmi universali: Eco, Automatic, Intenso 75 C°, Delicato 45 C°, Quick PowerWash 65 C°				
OPZIONI	IntenseZone	•	•	•
	Express o Breve	•	•	•
	AutoDos	-	-	•
	Pulito Extra	•	•	•
	Asciugatura Extra	•	•	•
	Classe di efficienza energetica	C	C	C
	Efficacia di asciugatura	A	A	A
	Consumo di energia/anno Eco (kWh/anno)	213	213	208
	Consumo di acqua/anno Eco (l/anno)	2.492	2.492	2.492
	Rumorosità (dB)	44	44	43
	Coperti	14	14	14
	EcoFeedback	•	•	•
	WiFi Conn@ct	-	-	•
	MobileControl	-	-	•
	AutoStart	-	-	•
Mat. number		11092170	11092180	11092270
EAN		4002516102618	4002516102625	4002516102717
Prezzo al pubblico consigliato		1.199 €	1.299 €	1.499 €

Tutte le macchine hanno il sistema anti allagamento Waterproof

Come identificare le caratteristiche delle nostre lavastoviglie

SC (cassetto posate) **U** (sottopiano) **I** (frontalino) **Vi** (scomparsa totale)

LAVASTOVIGLIE da posizionamento libero (60 cm)

G 5000 SC BRWS



G 5000 SC CLST



G 5210 SC BRWS



G 5210 SC CLST



G 7100 SC BRWS



G 7100 SC CLST



G 7310 SC CLST





LAVASTOVIGLIE SLIM

EXCELLENCE

		G 5640 SC BRWS	G 5430 SCU BRWS
		da libero posizionamento	da sottopiano
DESIGN	Finitura	Bianco brillante	Bianco brillante
	Display	1 riga testi in chiaro	7 segmenti e 3 cifre
	Comandi	Tasto selezione programmi	Tasto selezione programmi
	Sistemazione posate	Cassetto posate 3D+	Cassetto posate
	Disposizione nel cestello	ExtraComfort 45 cm	HighComfort 45 cm
	BrilliantLight: vano interno illuminato	-	-
COMFORT D'USO	Asciugatura AutoOpen	•	-
	Chiusura ComfortClose	•	•
	Brilliant GlassCare (*Perfect GlassCare)	•	•
	Controllo visivo/acustico funzionamento	•	•
	Tempo residuo e postciclo avvio	•	•
	PowerDisk	-	-
	SensorDry	-	-
PROGRAMMI	Standard 60 C°	-	-
	Silence 55 C°	•	-
	Igiene	-	-
	Solar Save	•	•
	Manutenzione della macchina	-	-
	Solo cesto inferiore 65 C° o Mezzo Carico	-	-
	Pasta/Riso	-	-
*Programmi universali: Eco, Automatic, Intenso 75 C°, Delicato 45 C°, Quick PowerWash 65 C°			
OPZIONI	IntenseZone	-	-
	Express o Breve	•	•
	AutoDos	-	-
	Pulito Extra	•	•
	Asciugatura Extra	•	•
EFFICIENZA	Classe di efficienza energetica	D	F
	Efficacia di asciugatura	A	A
	Consumo di energia/anno Eco (kWh/anno)	197	221
	Consumo di acqua/anno Eco (l/anno)	2.156	2.240
	Rumorosità (dB)	45	46
	Coperti	9	9
	EcoFeedback	•	-
	WiFi Conn@ct	-	-
CONNESSIONI	MobileControl	-	-
	AutoStart	-	-
Mat. number		11493520	11493500
EAN		4002516315018	4002516314998
Prezzo al pubblico consigliato		1.049 €	1.199 €

G 5640 SC BRWS



G 5430 SCU BRWS



Tutte le macchine hanno il sistema anti allagamento Waterproof

Come identificare le caratteristiche delle nostre lavastoviglie
SC (cassetto posate) **U** (sottopiano) **I** (frontalino) **Vi** (scomparsa totale)



AutoOpen

Asciugatura perfetta, minimi consumi


Al termine di ogni asciugatura la lavastoviglie si apre automaticamente per asciugare anche le superfici più difficili.

Insieme per un futuro migliore

La nuova etichetta energetica UE



Nel mese di dicembre 2019, la Commissione Europea ha emanato nuove direttive sull'etichetta relativa ai consumi energetici e sulla progettazione ecocompatibile di lavastoviglie, frigoriferi e congelatori, enoteche, lavatrici e lavasciuga. Da marzo 2021, queste normative impongono a tutti i produttori l'obbligo di dotare tutti gli elettrodomestici venduti in Europa di una nuova etichetta energetica.



LAVASTOVIGLIE

Le novità dell'etichetta

- Codice QR per informazioni sul prodotto.
- La classificazione delle lavastoviglie nelle classi di efficienza energetica da A a G è basata anche in futuro sul programma ECO.
- Modifica degli standard dei test. La misurazione ha lo scopo di riflettere ancora meglio il comportamento di utilizzo e quindi utilizza, ad esempio, tazze, pentole e utensili di plastica per valutare i processi di lavaggio e asciugatura.
- Durata del programma ECO.
- Consumo di acqua per ciclo di lavaggio e consumo di elettricità per 100 cicli di lavaggio.
- Introduzione delle classi di rumore A - D per rendere più trasparente il valore di rumore in dB (a).

Chiave

1. Codice QR per informazioni sul prodotto nella banca dati UE
2. Nome o marchio del produttore
3. Designazione del modello del prodotto
4. Scala di efficienza energetica da A a G
5. Classe di efficienza energetica del prodotto
6. Consumo di energia in kWh / 100 cicli (nel programma ECO)
7. Numero di coperti per il programma ECO (capacità di carico)
8. Consumo idrico in litri/ciclo (nel programma ECO)
9. Durata programma ECO
10. Emissioni di rumore, espresse in dB (A) re 1 pW, e classe di emissione sonora
11. Numero regolamento UE

Miele Experience Center Milano

Corso Garibaldi 99 /angolo via Moscova
20121 Milano

Miele Experience Center Torino

Piazza Bodoni 4/M
10123 Torino

Miele Experience Center Roma

Via Barberini 24
00187 Roma

Miele Experience Center Bolzano

Via della Mostra 1/A
39100 Bolzano

Segui Miele Italia su



Tutti i prezzi indicati sono in Euro e da intendersi IVA inclusa
Il presente catalogo è valido quale allegato al contratto SDS.

Salvo errori e/o omissioni tipografiche.

WWW.MIELE.IT



Contact Center
0471 670505