

**Miele**



  
**Nuova  
etichetta  
energetica.**

Per tutti i dettagli  
consulta  
pag. 16

**GARANZIA DI IGIENE  
E TRANQUILLITÀ**



A partire da Marzo 2021

**COLLEZIONE EXCELLENCE**



LA MASSIMA CURA PER LE TUE STOVIGLIE

**LAVASTOVIGLIE MIELE**

SCEGLI IL MODELLO CHE FA PER TE

[WWW.MIELE.IT](http://WWW.MIELE.IT)



Scopri tutte le caratteristiche  
delle lavastoviglie **EXCELLENCE MIELE**



## LAVASTOVIGLIE da incasso a scomparsa totale (60 cm)



### EXCELLENCE

	G 5053 VI	G 5073 SCVI	G 5273 SCVI	G 7373 SCVi	G 7560 SCVi	
<b>DESIGN</b>	Finitura	-	-	-	-	
	Display	7 segmenti, 3 cifre	A 7 segmenti e 3 cifre	A 7 segmenti e 3 cifre	1 riga con testi in chiaro	1 riga con testi in chiaro
	Comandi	Tasto selezione programmi	Tasto selezione programmi	Tasto selezione programmi	Softkeys	Softkeys
	Sistemazione posate	Cestello posate	Cassetto posate	Cassetto MultiFlex 3D	Cassetto MultiFlex 3D	Cassetto MultiFlex 3D
	Disposizione nel cestello	Comfort	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
	BrilliantLight: vano interno illuminato	-	-	-	•	•
<b>COMFORT D'USO</b>	Asciugatura AutoOpen	-	-	•	•	•
	Chiusura ComfortClose	•	•	•	•	•
	Brilliant GlassCare (*Perfect GlassCare)	-	-	-	•	•
	Controllo visivo/acustico funzionamento	-/•	-/•	-/•	•/•	•
	Tempo residuo e postciclo avvio	•	•	•	•	•
	PowerDisk	-	-	-	•	•
	SensorDry	-	-	•	•	•
<b>PROGRAMMI</b>	Standard 60 C°	-	-	-	•	•
	Silence 55 C°	-	-	-	-	-
	Igiene	-	-	-	•	•
	Solar Save	-	-	-	•	•
	Manutenzione macchina	-	-	-	•	•
	Solo cesto inferiore 65 C° o Mezzo Carico	-	-	-	-	•
	Pasta/Riso	-	-	-	-	•
*Programmi universali: Eco, Automatic, Intenso 75 C°, Delicato 45 C°, Quick PowerWash 65 C°						
<b>OPZIONI</b>	IntenseZone	-	-	-	•	•
	Express o Breve	•	•	•	•	•
	AutoDos	-	-	-	•	•
	Pulito Extra	•	•	•	•	•
	Asciugatura Extra	•	•	•	•	•
<b>EFFICIENZA</b>	Classe di efficienza energetica	E	E	C	C	C
	Efficacia di asciugatura	A	A	A	A	A
	Consumo di energia/anno Eco (kWh/anno)	262	266	213	208	208
	Consumo di acqua/anno Eco (l/anno)	2.492	2.492	2.492	2.492	2.492
	Rumorosità (dB)	45	45	45	43	42
	Coperti	13	14	14	14	14
	EcoFeedback	-	-	-	•	•
<b>CONNETTIVITÀ</b>	WiFi Conn@ct	-	-	-	•	•
	MobileControl	-	-	-	•	•
	AutoStart	-	-	-	•	•
<b>Mat. number</b>	11634000	11574540	11574600	11574620	11092340	
<b>EAN</b>	4002516375845	4002516356417	4002516356479	4002516356493	4002516102786	
<b>Prezzo al pubblico consigliato</b>	<b>799 €</b>	<b>899 €</b>	<b>1.299 €</b>	<b>1.699 €</b>	<b>1.799 €</b>	

Come identificare le caratteristiche delle nostre lavastoviglie  
**SC** (cassetto posate) **U** (sottopiano) **I** (frontalino) **Vi** (scomparsa totale)

LAVASTOVIGLIE da incasso a scomparsa totale (60 cm)

G 5053 VI



G 5073 SCVI



G 5273 SCVI



G 7373 SCVi



G 7560 SCVi



La garanzia di  
massima igiene  
per le tue stoviglie



#### POWERDISK

Massima pulizia con il  
detersivo a dosaggio  
automatico Miele.



#### PROGRAMMA IGIENE

Stoviglie igienizzate grazie  
alle alte temperature e  
al lavaggio intenso.



## LAVASTOVIGLIE da incasso con frontalino visibile (60 cm)



### EXCELLENCE

G 5000 i CLST

G 5000 i CLST

DESIGN	Finitura	CleanSteel
	Display	7 segmenti e 3 cifre
	Comandi	Tasto selezione progr.
	Sistemazione posate	Cesto portaposate
	Disposizione nel cestello	Cesto portaposate
	BrilliantLight: vano interno illuminato	-
COMFORT D'USO	Asciugatura AutoOpen	-
	Chiusura ComfortClose	-
	Brilliant GlassCare (*Perfect GlassCare)	-
	Controllo visivo/acustico funzionamento	-/•
	Tempo residuo e posticipo avvio	•
	PowerDisk	-
PROGRAMMI	SensorDry	-
	Standard 60 C°	-
	Silence 55 C°	-
	Igiene	-
	Solar Save	-
	Manutenzione macchina	-
	Solo cesto inferiore 65 C° o Mezzo Carico	-
	Pasta/Riso	-
OPZIONI	*Programmi universali: Eco, Automatic, Intenso 75 C°, Delicato 45 C°, Quick PowerWash 65 C°	-
	IntenseZone	-
	Express o Breve	•
	AutoDos	-
	Pulito Extra	•
EFFICIENZA	Asciugatura Extra	•
	Classe di efficienza energetica	E
	Efficacia di asciugatura	A
	Consumo di energia/anno Eco (kWh/anno)	262
	Consumo di acqua/anno Eco (l/anno)	2.492
	Rumorosità (dB)	45
	Coperti	13
	EcoFeedback	-
	WiFi Conn@ct	-
CONNESSIONI	MobileControl	-
	AutoStart	-



Tutte le lavastoviglie Miele ti offrono la massima sicurezza grazie al sistema **WaterProof** e a **20 anni di garanzia antiallagamento**

Scopri di più su **Miele.it**

Mat. number	11493330
EAN	4002516314851
Prezzo al pubblico consigliato	<b>849 €</b>

Come identificare le caratteristiche delle nostre lavastoviglie  
**SC** (cassetto posate) **U** (sottopiano) **I** (frontalino) **Vi** (scomparsa totale)



0:58

## Più tempo per te

Massima pulizia  
in meno di un'ora

Risultati di lavaggio  
e asciugatura perfetti in soli  
**58 minuti** con il programma  
QuickPowerWash abbinato  
alle UltraTabs All in 1.

### Detersivo in polvere

Detersivo in polvere  
privo di fosfati.  
Confezione singola:  
1,4 kg / pari a 70 lavaggi  
**17 Euro**



### Ricarica detersivo in polvere

Confezione singola:  
1,0 kg / pari a 50 lavaggi  
Quantità/cartone: 6 pezzi  
**11 Euro**



### UltraTabs All in 1

Per i migliori risultati di pulizia  
Confezione: 60 pezzi  
**19 Euro**



### Sale Crystal

Sale rigenerante  
per lavastoviglie  
Confezione singola: 1,5 kg  
Quantità/cartone: 8 pezzi  
**4 Euro**



### Brillantante Active

Confezione singola: 500 ml  
Unità di acquisto: 8 pezzi  
**9 Euro**

## LAVASTOVIGLIE da sottopiano



### EXCELLENCE

	G 5023 SCU BRWS	G 5023 SCU CLST	G 5223 SCU BRWS	G 5210 SCU OBSW	G 5223 SCU CLST	
<b>DESIGN</b>	Finitura	Brilliant White	Clean Steel	Brilliant White	Nera	Clean Steel
	Display	A 7 segmenti e 3 cifre	A 7 segmenti e 3 cifre	A 7 segmenti e 3 cifre	7 segmenti e 3 cifre	A 7 segmenti e 3 cifre
	Comandi	Tasto selezione programmi				
	Sistemazione posate	Cassetto posate	Cassetto posate	Cassetto MultiFlex 3D	Cassetto MultiFlex 3D	Cassetto MultiFlex 3D
	Disposizione nel cestello	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort	Comfort	ExtraComfort
	BrilliantLight: vano interno illuminato	-	-	-	-	-
<b>COMFORT D'USO</b>	Asciugatura AutoOpen	-	-	•	•	•
	Chiusura ComfortClose	•	•	•	•	•
	Brilliant GlassCare (*Perfect GlassCare)	-	-	-	-	-
	Controllo visivo/acustico funzionamento	-/•	-/•	-/•	•	•/•
	Tempo residuo e posticipo avvio	•	•	•	•	•
	PowerDisk	-	-	-	-	-
SensorDry	-	-	•	•	•	
<b>PROGRAMMI</b>	Standard 60 C°	-	-	-	-	-
	Silence 55 C°	-	-	-	-	-
	Igiene	-	-	-	-	-
	Solar Save	-	-	-	-	-
	Manutenzione macchina	-	-	-	-	-
	Solo cesto inferiore 65 C° o Mezzo Carico	-	-	-	-	-
	Pasta/Riso	-	-	-	-	-
*Programmi universali:Eco, Automatic, Intenso 75 C°, Delicato 45 C°, Quick PowerWash 65 C°						
<b>OPZIONI</b>	IntenseZone	-	-	-	-	-
	Express o Breve	•	•	•	•	•
	AutoDos	-	-	-	-	-
	Pulito Extra	•	•	•	•	•
	Asciugatura Extra	•	•	•	•	•
<b>EFFICIENZA</b>	Classe di efficienza energetica	E	E	C	C	C
	Efficacia di asciugatura	A	A	A	A	A
	Consumo di energia/anno Eco (kWh/anno)	266	266	213	213	213
	Consumo di acqua/anno Eco (l/anno)	2.492	2.492	2.492	2.492	2.492
	Rumorosità (dB)	45	45	45	45	45
	Coperti	14	14	14	14	14
	EcoFeedback	-	-	-	-	-
<b>CONNETTIVITÀ</b>	WiFi Conn@ct	-	-	-	-	-
	MobileControl	-	-	-	-	-
	AutoStart	-	-	-	-	-
<b>Mat. number</b>	11574510	11574520	11574570	11603680	11574580	
<b>EAN</b>	4002516356387	4002516356394	4002516356448	4002516366126	4002516356455	
<b>Prezzo al pubblico consigliato</b>	<b>699 €</b>	<b>799 €</b>	<b>949 €</b>	<b>999 €</b>	<b>1.049 €</b>	

Come identificare le caratteristiche delle nostre lavastoviglie  
**SC** (cassetto posate) **U** (sottopiano) **I** (frontalino) **Vi** (scomparsa totale)

## LAVASTOVIGLIE da sottopiano

## EXCELLENCE



G 7100 SCU BRWS	G 7100 SCU CLST	G 7310 SCU CLST
-----------------	-----------------	-----------------

	G 7100 SCU BRWS	G 7100 SCU CLST	G 7310 SCU CLST	
DESIGN	Finitura	Bianco brillante	CleanSteel	Clean Steel
	Display	1 riga, testi in chiaro	1 riga, testi in chiaro	A 1 riga con testi in chiaro
	Comandi	Tasto selezione programmi	Tasto selezione programmi	Softkeys
	Sistemazione posate	Cassetto MultiFlex 3D	Cassetto MultiFlex 3D	Cassetto MultiFlex 3D
	Disposizione nel cestello	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
	BrilliantLight: vano interno illuminato	-	-	-
COMFORT D'USO	Asciugatura AutoOpen	•	•	•
	Chiusura ComfortClose	•	•	•
	Brilliant GlassCare (*Perfect GlassCare)	•	•	•
	Controllo visivo/acustico funzionamento	•	•	•/•
	Tempo residuo e posticipo avvio	•	•	•
	PowerDisk	-	-	•
SensorDry	•	•	•	
PROGRAMMI	Standard 60 C°	•	•	•
	Silence 55 C°	•	•	•
	Igiene	-	-	•
	Solar Save	-	-	•
	Manutenzione macchina	•	•	•
	Solo cesto inferiore 65 C° o Mezzo Carico	-	-	-
Pasta/Riso	-	-	-	
*Programmi universali:Eco, Automatic, Intenso 75 C°, Delicato 45 C°, Quick PowerWash 65 C°				
OPZIONI	IntenseZone	•	•	•
	Express o Breve	•	•	•
	AutoDos	-	-	•
	Pulito Extra	•	•	•
	Asciugatura Extra	•	•	•
EFFICIENZA	Classe di efficienza energetica	C	C	C
	Efficacia di asciugatura	A	A	A
	Consumo di energia/anno Eco (kWh/anno)	213	213	208
	Consumo di acqua/anno Eco (l/anno)	2.492	2.492	2.492
	Rumorosità (dB)	44	44	43
	Coperti	14	14	14
CONNESSIONI	EcoFeedback	•	•	•
	WiFi Conn@ct	-	-	•
	MobileControl	-	-	•
	AutoStart	-	-	•
<b>Mat. number</b>				
	11092190	11092200	11092290	
<b>EAN</b>				
	4002516102632	4002516102649	4002516102731	
<b>Prezzo al pubblico consigliato</b>				
	<b>1.199 €</b>	<b>1.299 €</b>	<b>1.499 €</b>	

Come identificare le caratteristiche delle nostre lavastoviglie  
**SC** (cassetto posate) **U** (sottopiano) **I** (frontalino) **Vi** (scomparsa totale)

LAVASTOVIGLIE da sottopiano

**G 5023 SCU BRWS**



**G 5023 SCU CLST**



**G 5223 SCU BRWS**



**G 5210 SCU OBSW**



**G 5223 SCU CLST**



**G 7100 SCU BRWS**



**G 7100 SCU CLST**



**G 7310 SCU CLST**



**Miele**

## Massima comodità

Stoviglie perfettamente pulite con un tocco

**Carica la lavastoviglie e al resto pensa Miele** grazie al sistema AutoDos con PowerDisk. Detersivo, sale e brillantante vengono dosati automaticamente al momento giusto in base al programma utilizzato. **Puoi gestire tutto tramite App ovunque tu sia.**



**7 MESI DI  
LAVAGGI  
OMAGGIO**

**Per un valore di 71 €**

Promozione valida  
fino al 31.12.2021

Scopri di più su [miele.it](http://miele.it)

## Detergenza per la tua lavastoviglie

PowerDisk: dosaggio automatico per un mese



### PowerDisk 1 confezione

Un singolo PowerDisk è sufficiente per 20 lavaggi\* e tu non dovrai più pensare a nulla. Compatibile con tutte le lavastoviglie della Generazione 7000 a partire dalla G 73

Nr. articolo 11.0931.90

**Prezzo 11 € iva inclusa**

\*Con programma ECO



### PowerDisk 6 confezioni

Nr. articolo 11.0932.10

**Prezzo 60 € iva inclusa**

## LAVASTOVIGLIE da posizionamento libero (60 cm)



### EXCELLENCE

G 5023 SC BRWS	G 5023 SC CLST	G 5210 SC BRWS	G 5223 SC CLST
----------------	----------------	----------------	----------------

DESIGN		Brilliant White	Clean Steel	Brilliant White	Clean Steel
DESIGN	Finitura	Brilliant White	Clean Steel	Brilliant White	Clean Steel
	Display	A 7 segmenti e 3 cifre			
	Comandi	Tasto selezione programmi	Tasto selezione programmi	Tasto selezione programmi	Tasto selezione programmi
	Sistemazione posate	Cassetto posate	Cassetto posate	Cassetto posate	Cassetto MultiFlex 3D
	Disposizione nel cestello	ExtraComfort	ExtraComfort	Comfort	ExtraComfort
	BrilliantLight: vano interno illuminato	-	-	-	-
COMFORT D'USO					
COMFORT D'USO	Asciugatura AutoOpen	-	-	-	•
	Chiusura ComfortClose	•	•	•	•
	Brilliant GlassCare (*Perfect GlassCare)	-	-	-	-
	Controllo visivo/acustico funzionamento	-/•	-/•	-/•	-/•
	Tempo residuo e postciclo avvio	•	•	•	•
	PowerDisk	-	-	-	-
	SensorDry	-	-	-	•
PROGRAMMI					
PROGRAMMI	Standard 60 C°	-	-	-	-
	Silence 55 C°	-	-	-	-
	Igiene	-	-	-	-
	Solar Save	-	-	-	-
	Manutenzione macchina	-	-	-	-
	Solo cesto inferiore 65 C° o Mezzo Carico	-	-	-	-
	Pasta/Riso	-	-	-	-
*Programmi universali: Eco, Automatic, Intenso 75 C°, Delicato 45 C°, Quick PowerWash 65 C°					
OPZIONI					
OPZIONI	IntenseZone	-	-	-	-
	Express o Breve	•	•	•	•
	AutoDos	-	-	-	-
	Pulito Extra	•	•	•	•
	Asciugatura Extra	•	•	•	•
EFFICIENZA					
EFFICIENZA	Classe di efficienza energetica	E	E	C	C
	Efficacia di asciugatura	A	A	A	A
	Consumo di energia/anno Eco (kWh/anno)	266	266	266	213
	Consumo di acqua/anno Eco (l/anno)	2.492	2.492	2.492	2492
	Rumorosità (dB)	45	45	45	45
	Coperti	14	14	14	14
	EcoFeedback	-	-	-	-
CONNESSIONI					
CONNESSIONI	WiFi Conn@ct	-	-	-	-
	MobileControl	-	-	-	-
	AutoStart	-	-	-	-

Mat. number	11574480	11574490	11493390	11574560
EAN	4002516356363	4002516356370	4002516314912	4002516356431
Prezzo al pubblico consigliato	<b>699 €</b>	<b>799 €</b>	<b>949 €</b>	<b>1.049 €</b>

Come identificare le caratteristiche delle nostre lavastoviglie

**SC** (cassetto posate) **U** (sottopiano) **I** (frontalino) **Vi** (scomparsa totale)

## LAVASTOVIGLIE da posizionamento libero (60 cm)



G 7100 SC BRWS	G 7100 SC CLST	G 7310 SC CLST
-------------------	-------------------	-------------------

	Bianco brillante	CleanSteel	CleanSteel
<b>DESIGN</b>			
Finitura	Bianco brillante	CleanSteel	CleanSteel
Display	1 riga testi in chiaro	1 riga testi in chiaro	1 riga testi in chiaro
Comandi	Tasto selezione programmi	Tasto selezione programmi	Softkeys
Sistemazione posate	Cassetto MultiFlex 3D	Cassetto MultiFlex 3D	Cassetto MultiFlex 3D
Disposizione nel cestello	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
BrilliantLight: vano interno illuminato	-	-	-
<b>COMFORT D'USO</b>			
Asciugatura AutoOpen	•	•	•
Chiusura ComfortClose	•	•	•
Brilliant GlassCare (*Perfect GlassCare)	•	•	•
Controllo visivo/acustico funzionamento	•/•	•/•	•/•
Tempo residuo e posticipo avvio	•	•	•
PowerDisk	-	-	•
SensorDry	•	•	•
<b>PROGRAMMI</b>			
Standard 60 C°	•	•	•
Silence 55 C°	•	•	•
Igiene	-	-	•
Solar Save	-	-	•
Manutenzione della macchina	•	•	•
Solo cesto inferiore 65 C° o Mezzo Carico	-	-	-
Pasta/Riso	-	-	-
*Programmi universali: Eco, Automatic, Intenso 75 C°, Delicato 45 C°, Quick PowerWash 65 C°			
<b>OPZIONI</b>			
IntenseZone	•	•	•
Express o Breve	•	•	•
AutoDos	-	-	•
Pulito Extra	•	•	•
Asciugatura Extra	•	•	•
<b>EFFICIENZA</b>			
Classe di efficienza energetica	C	C	C
Efficacia di asciugatura	A	A	A
Consumo di energia/anno Eco (kWh/anno)	213	213	208
Consumo di acqua/anno Eco (l/anno)	2.492	2.492	2.492
Rumorosità (dB)	44	44	43
Coperti	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•
<b>CONNESSIONI</b>			
WiFi Conn@ct	-	-	•
MobileControl	-	-	•
AutoStart	-	-	•

Mat. number	11092170	11092180	11092270
EAN	4002516102618	4002516102625	4002516102717
Prezzo al pubblico consigliato	<b>1.199 €</b>	<b>1.299 €</b>	<b>1.499 €</b>

Come identificare le caratteristiche delle nostre lavastoviglie  
**SC** (cassetto posate) **U** (sottopiano) **I** (frontalino) **Vi** (scomparsa totale)

LAVASTOVIGLIE da posizionamento libero (60 cm)

**G 5023 SC BRWS**



**G 5023 SC CLST**



**G 5210 SC BRWS**



**G 5223 SC CLST**



**G 7100 SC BRWS**



**G 7100 SC CLST**



**G 7310 SC CLST**





## LAVASTOVIGLIE SLIM

### EXCELLENCE

		G 5640 SC BRWS	G 5430 SCU BRWS
		da libero posizionamento	da sottopiano
DESIGN	Finitura	Bianco brillante	Bianco brillante
	Display	1 riga testi in chiaro	7 segmenti e 3 cifre
	Comandi	Tasto selezione programmi	Tasto selezione programmi
	Sistemazione posate	Cassetto posate 3D+	Cassetto posate
	Disposizione nel cestello	ExtraComfort 45 cm	HighComfort 45 cm
	BrilliantLight: vano interno illuminato	-	-
COMFORT D'USO	Asciugatura AutoOpen	•	-
	Chiusura ComfortClose	•	•
	Brilliant GlassCare (*Perfect GlassCare)	•*	•*
	Controllo visivo/acustico funzionamento	•	•
	Tempo residuo e postciclo avvio	•	•
	PowerDisk	-	-
	SensorDry	-	-
PROGRAMMI	Standard 60 C°	-	-
	Silence 55 C°	•	-
	Igiene	-	-
	Solar Save	-	-
	Manutenzione della macchina	•	-
	Solo cesto inferiore 65 C° o Mezzo Carico	-	-
	Pasta/Riso	-	-
*Programmi universali: Eco, Automatic, Intenso 75 C°, Delicato 45 C°, Quick PowerWash 65 C°			
OPZIONI	IntenseZone	-	-
	Express o Breve	•	•
	AutoDos	-	-
	Pulito Extra	•	•
	Asciugatura Extra	•	•
EFFICIENZA	Classe di efficienza energetica	D	F
	Efficacia di asciugatura	A	A
	Consumo di energia/anno Eco (kWh/anno)	197	221
	Consumo di acqua/anno Eco (l/anno)	2.156	2.240
	Rumorosità (dB)	45	46
	Coperti	9	9
	EcoFeedback	•	-
	WiFi Conn@ct	-	-
CONNESSIONI	MobileControl	-	-
	AutoStart	-	-

### G 5640 SC BRWS



### G 5430 SCU BRWS



Mat. number	11493520	11493500
EAN	4002516315018	4002516314998
Prezzo al pubblico consigliato	<b>1.049 €</b>	<b>1.199 €</b>

Come identificare le caratteristiche delle nostre lavastoviglie  
**SC** (cassetto posate) **U** (sottopiano) **I** (frontalino) **Vi** (scomparsa totale)



## **AutoOpen**

Asciugatura perfetta, minimi consumi


Al termine di ogni asciugatura la lavastoviglie si apre automaticamente per asciugare anche le superfici più difficili.

# Insieme per un futuro migliore

## La nuova etichetta energetica UE



Nel mese di dicembre 2019, la Commissione Europea ha emanato nuove direttive sull'etichetta relativa ai consumi energetici e sulla progettazione ecocompatibile di lavastoviglie, frigoriferi e congelatori, enoteche, lavatrici e lavasciuga. Da marzo 2021, queste normative impongono a tutti i produttori l'obbligo di dotare tutti gli elettrodomestici venduti in Europa di una nuova etichetta energetica.



### LAVASTOVIGLIE

#### Le novità dell'etichetta

- Codice QR per informazioni sul prodotto.
- La classificazione delle lavastoviglie nelle classi di efficienza energetica da A a G è basata anche in futuro sul programma ECO.
- Modifica degli standard dei test. La misurazione ha lo scopo di riflettere ancora meglio il comportamento di utilizzo e quindi utilizza, ad esempio, tazze, pentole e utensili di plastica per valutare i processi di lavaggio e asciugatura.
- Durata del programma ECO.
- Consumo di acqua per ciclo di lavaggio e consumo di elettricità per 100 cicli di lavaggio.
- Introduzione delle classi di rumore A - D per rendere più trasparente il valore di rumore in dB (a).

#### Chiave

1. Codice QR per informazioni sul prodotto nella banca dati UE
2. Nome o marchio del produttore
3. Designazione del modello del prodotto
4. Scala di efficienza energetica da A a G
5. Classe di efficienza energetica del prodotto
6. Consumo di energia in kWh / 100 cicli (nel programma ECO)
7. Numero di coperti per il programma ECO (capacità di carico)
8. Consumo idrico in litri/ciclo (nel programma ECO)
9. Durata programma ECO
10. Emissioni di rumore, espresse in dB (A) re 1 pW, e classe di emissione sonora
11. Numero regolamento UE



## Miele Experience Center Milano

Corso Garibaldi 99 /angolo via Moscova  
20121 Milano

---

## Miele Experience Center Torino

Piazza Bodoni 4/M  
10123 Torino

---

## Miele Experience Center Roma

Via Barberini 24  
00187 Roma

## Miele Experience Center Bolzano

Via della Mostra 1/A  
39100 Bolzano

Segui Miele Italia su



Tutti i prezzi indicati sono in Euro e da intendersi IVA inclusa  
Il presente catalogo è valido quale allegato al contratto SDS.

Salvo errori e/o omissioni tipografiche.

WWW.MIELE.IT



Contact Center  
**0471 670505**