

The background of the top half of the image is a grid of various kitchen panel materials. The top row includes a dark wood, a light wood, a light wood with a vertical grain, a light wood with a horizontal grain, and a light wood with a diagonal grain. The middle row features three Miele built-in ovens. The oven on the left has a light wood panel. The middle oven has a dark panel with a glass door showing a glass jar inside. The oven on the right has a light wood panel. The bottom row consists of a dark wood, a light wood, a light wood with a vertical grain, a light wood with a horizontal grain, and a light wood with a diagonal grain.

Miele

Linea ArtLine

Pearlbeige

Catalogo 2025

Miele. Immer Besser.



INDICAZIONE PREZZI DI LISTINO

TABLE OF Contents

01

Perché scegliere Miele
per la cucina

02

Chi ha scelto Miele
per la sua cucina

03

Il design secondo Miele:
la linea Artline in Pearlbeige

04

Flessibilità e innovazione:
infinite possibilità

05

I prodotti della linea Artline
in Pearlbeige

ARTLINE IN PEARLBEIGE





01

Perché **scegliere Miele** per la cucina?

La cucina è spesso lo spazio in casa dove è possibile apprezzare appieno il valore dell'artigianato di alta qualità, insieme alla progettazione innovativa e alla sperimentazione dei materiali. L'ambiente della cucina non solo determina il nostro modo di vivere la casa, ma è anche strettamente connesso alla nostra **salute**, al nostro **benessere** e a quello del **pianeta**.

È importante riconoscere **l'importanza dei dettagli** nel design, poiché influenzano significativamente l'aspetto complessivo e l'esperienza d'uso di una cucina.

La cucina: il luogo che **ci definisce**

La casa è il luogo dove si cresce, si cambia, si costruisce; la nostra casa **definisce il nostro modo di vivere**, sia all'interno che al di fuori delle sue pareti.

È nella casa che si confondono le linee tra il nostro ambiente e la nostra identità. La **cucina domestica** è il luogo in cui ciò è più evidente: la stanza e il suo contenuto parlano più delle forze del capitale, della tecnologia e della politica, che del cibo che prepariamo tra le sue pareti.

La cucina è un luogo controverso, la sua scala e la sua posizione nella casa fluttuano mentre il lavoro viene redistribuito e si cercano nuove efficienze. Nel corso del tempo e dello spazio, le sue pareti sono state consolidate e abbattute, ma in ogni interazione la cucina, e tutto ciò che contiene, rimangono ostinatamente complessi. Le cucine di oggi sono luoghi che **definiscono chi siamo**.

La proliferazione del cibo da strada, la crescita dell'industria del take-away e l'emergere di nuovi modelli

abitativi stanno modificando le definizioni prescrittive, suggerendo spazi alternativi per cucinare e mangiare, ma la cucina domestica di oggi resta **un luogo in evoluzione** che ci rappresenta, che definisce chi vogliamo essere.

“Le cucine
di oggi sono
luoghi che ci
rappresentano, che
definiscono chi
vogliamo essere”

Dal 1899, anno della sua fondazione, **Miele** è sempre rimasta una realtà a conduzione familiare, raggiungendo la quarta generazione con Markus Miele e Reinhard Zinkann. Anche i valori che da sempre ispirano l'azienda sono rimasti immutati, grazie alla fiducia nelle proprie risorse e alla consapevolezza

che per avere successo bisogna credere veramente in ciò che si fa. Miele offre ai suoi clienti prodotti che raggiungono gli **standard più elevati** in termini di durata, prestazioni, comfort d'uso, efficienza energetica, design e servizio, rispettando il motto "**Immer besser**", che i fondatori avevano già stampato sulle loro prime macchine e che rimane ancora oggi il valore principale su cui si fonda l'azienda.

Grazie alla costante ricerca in campo tecnologico ed innovativo, Miele può offrire una gamma di prodotti completi, dalla cottura tradizionale al vapore, dalla conservazione degli alimenti al lavaggio delle stoviglie. Soluzioni intelligenti, che consentono di ottenere risultati sempre perfetti, senza sprechi, nel pieno **rispetto dell'ambiente** e delle sue risorse.





ARTLINE IN PEARLBEIGE



02

Chi ha **scelto Miele** per la cucina

“La temporalità di Miele racconta molto bene la storia di un’azienda che segna il valore del tempo. Oggi Miele, ti permette di gestire con uno smartphone gli elettrodomestici che hanno un expertise di oltre cento anni. Credo che la loro forza stia nella curiosità, nella voglia di evolvere mantenendo saldi i principi fondamentali dell’idea che li ha ispirati e resi forti”.

È con queste parole che lo **Chef Riccardo Camanini** del Ristorante **Lido 84** descrive la nostra azienda. Nominato 7° chef della classifica The World’s 50 Best Restaurants 2023, già vinto nel 2022 e nel 2021, in casa ha scelto di utilizzare gli **elettrodomestici Miele** per la loro funzionalità estremamente precisa ed efficace, su cui appoggiare le necessità tecniche nell’evoluzione del percorso di una ricetta.

I principi condivisi con chi ha scelto Miele

QUALITÀ

Da oltre 100 anni Miele dimostra di essere affidabile. **Testiamo i nostri elettrodomestici** per farli durare 20 anni. Una volta che scegli Miele, resti con Miele: i consumatori di tutto il mondo rimangono fedeli a Miele e raccomandano i prodotti ad altre persone. Garantiamo sempre qualità e durabilità dei nostri prodotti, oggi e nel futuro.

EFFICIENZA

Miele è sinonimo di **tecnologia eccellente** e risultati eccezionali con il minor consumo energetico. Questo vale per la cura igienica e delicata dei capi, dei pavimenti e delle stoviglie così come per un piacere nel gusto sempre diverso quando si cucina sul piano cottura o al forno. Tutto questo è garantito dalle caratteristiche di dotazione offerte solo da Miele.

ARTIGIANALITÀ

Miele è sinonimo di **vera maestria artigianale**, dove visione, precisione e grande attenzione ai dettagli si fondono. Ognuno dei nostri prodotti è realizzato secondo gli standard più elevati ed è soggetto a un controllo di qualità rigido, fino alla verifica con il guanto delle singole superfici. Dalle maniglie fresate da un unico pezzo di metallo fino alle misure delle fessure coordinate in tutti i gruppi di prodotti, ogni elemento fa parte del nostro percorso verso la perfezione assoluta. Niente per noi è più importante che regalare la gioia di utilizzare i prodotti Miele per tanti anni.



La **sostenibilità** per noi
significa longevità per il pianeta,
la nostra unica casa.

**REALIZZIAMO
ELETTRODOMESTICI CHE
NON LASCIANO SEGNI**

Miele è Carbon Neutral in tutte le sue sedi produttive dal 2021. Significa che Miele è neutrale in termini di emissioni di gas a effetto serra derivanti dai propri processi produttivi (Scope 1) e a quelle derivanti dalla generazione di energia presso i propri fornitori di energia (Scope 2). Miele produce i migliori prodotti e servizi possibili con il minor impatto sull'ambiente, con l'obiettivo finale di renderli completamente neutri dal punto di vista delle emissioni di carbonio al 100%.

**SOSTENIBILITÀ
AD OGNI STEP**


Lavoriamo costantemente per rendere la sostenibilità un elemento essenziale in ogni fase del ciclo di vita dei nostri servizi e prodotti, nonché lungo tutte le nostre catene del valore e nelle case dei nostri clienti.

**VOGLIAMO DARE
ALL'ELETTRODOMESTICO
UNA NUOVA VITA.**

Stiamo lavorando per creare una catena del valore circolare con un netto ridimensionamento degli sprechi per tutti i materiali utilizzati nei nostri elettrodomestici, affinché possano essere reinseriti nel ciclo alla fine del loro ciclo di vita.

**RIDURRE IL RISCALDAMENTO
GLOBALE PROTEGGENDO IL
CLIMA.**

Miele aderisce agli obiettivi dell'Accordo sul clima di Parigi, che prevede di limitare il riscaldamento globale rispetto all'era preindustriale a un valore nettamente inferiore a 2°C o, meglio ancora, a 1,5°C. Da gennaio 2021, l'azienda ha aderito alla cosiddetta iniziativa Science-Based Targets (SBTi), impegnandosi così a perseguire riduzioni delle emissioni basate su prove scientifiche.



«Saving our common home
is a race against time.
At Miele, we will do everything
in our power to pioneer
a sustainable future
and resolutely lead
the entire industry».

OUR VISION FOR THE FUTURE
The Miele Group Management

ARTLINE IN PEARLBEIGE





03 Il design secondo Miele

Miele è sinonimo di **forme lineari ed eleganza senza tempo**.

Il design rappresenta innovazione, stile e valore. Esprime il rapporto tra uomo e prodotto, soddisfa le aspettative, facilita la praticità e infonde fiducia. Che questo riesca particolarmente bene a Miele è attestato dai **numerosi riconoscimenti** ottenuti **nell'ambito del design**.

Per Miele, design significa soprattutto rendere l'utilizzo degli elettrodomestici sempre intuitivo, facile e divertente.

Grazie alla varietà di linee di design e sfumature cromatiche, è molto frequente trovare la combinazione adatta a qualsiasi cucina progettata prediligendo la qualità e l'eleganza. E alla fine non importa quale design si scelga: Miele sarà sempre la scelta perfetta.

In Miele si chiama **linea Artline**: il design purista e lineare diventa emblema dello stile di vita moderno.

ArtLine:

la linea minimale, lineare
e completamente priva di maniglie

Miele ArtLine è la prima serie di elettrodomestici da cucina da incasso dal design innovativo **senza maniglie**, che si integra perfettamente con i frontali dei mobili a filo. Il chiaro linguaggio del design è in grado di fondere armoniosamente la cucina, la zona pranzo e la zona giorno. Artlinea fa emergere il **fascino dell'essenziale**.



Le **varianti** Artline
fino ad ora

ARTLINE IN NERO OSSIDIANA / OBSW



ARTLINE IN GRIGIO GRAFITE / GRGR



ARTLINE OBSIDIAN BLACK MATT /
OBSW BLACK MATT



Artline in **Pearlbeige**

L'essenza dell'eleganza e della raffinatezza prende vita attraverso la nostra nuova linea di prodotti Artline in Pearlbeige.

Unendo design contemporaneo e una **tonalità di raffinata neutralità**, la linea Pearlbeige di elettrodomestici Miele rappresenta l'equilibrio perfetto tra stile e funzionalità. La calda sfumatura beige, arricchita da **delicati accenti di grigio**, e le superfici in vetro lucido donano armonia e versatilità, integrandosi perfettamente a materiali e palette cromatiche, siano essi chiari o scuri.

La linea Artline in Pearlbeige mantiene le caratteristiche funzionali dell'Artline già conosciuta, aggiungendo un **tocco naturale ed elegante** agli spazi abitativi.





Perché Pearlbeige?

la tonalità neutra e calda che si
abbina con **eleganza senza tempo**

Le superfici in vetro lucido rappresentano una delle soluzioni più apprezzate per la ricerca di un equilibrio tra estetica sofisticata e praticità quotidiana. Tra le caratteristiche principali del vetro lucido spicca la sua **straordinaria capacità di riflettere la luce, amplificando la percezione dello spazio** e donando agli ambienti un tocco di raffinatezza contemporanea.





Una dichiarazione di **stile**

Le linee pulite e le superfici lisce esaltano un'estetica moderna e versatile, capace di adattarsi a molteplici stili di arredamento. Questa finitura brillante non è solo un piacere visivo, ma anche una scelta funzionale: **facile da pulire e resistente all'usura, garantisce una bellezza duratura nel tempo.**

Gli elettrodomestici con vetro lucido trovano posto tanto negli interni minimalisti quanto negli spazi più audaci, diventando **protagonisti discreti ma d'impatto**, perfetti per creare un'atmosfera accogliente e ricercata.

ARTLINE IN PEARLBEIGE





04

Flessibilità e innovazione

Per Miele, pensare ad una cucina significa concentrarsi non solo sull'eleganza visiva ma anche sull'**efficienza funzionale e sulla sostenibilità**, plasmando gli spazi abitativi in modo armonioso ed ecologicamente responsabile.

Entro il 2030, circa 500 miliardi di dispositivi e macchine saranno connessi a Internet*.

In Miele vogliamo utilizzare la digitalizzazione come motore per la sostenibilità: questo crea molte opportunità, ma anche nuove sfide.

Attraverso il **collegamento in rete** dei nostri elettrodomestici, offriamo praticità e sicurezza.

L'applicazione **Miele@Home** permette l'utilizzo di funzioni (come la visualizzazione dei dati sul consumo di energia e acqua, consigli per evitare gli sprechi alimentari) volte a semplificare la vita di chi sceglie Miele.

*Stromauskunft.de

Flessibilità: tante combinazioni per abbracciare tutte le esigenze



VERTICALE

Per chi desidera sfruttare al meglio l'altezza della stanza o per chi vuole mantenere gli elettrodomestici più utilizzati a portata di mano, il design verticale si ottiene posizionando in basso il prodotto che si usa di meno.



PANORAMIC

Per chi ha tanto spazio e può utilizzare un posizionamento orizzontale di due o più elettrodomestici: la soluzione side by side permette una facile accessibilità e una costante visibilità dei prodotti.



CUBO

Per chi predilige l'efficienza dello spazio, ma non vuole rinunciare ad avere 4 prodotti in cucina. Questo approccio consente una grande flessibilità e un utilizzo ottimale dello spazio, sia in verticale sia in orizzontale.



Connettività: Miele@home permette di organizzarsi al meglio



*L'assistenza vocale utilizza il servizio Amazon Alexa e si basa sulla sua disponibilità. La gamma di funzioni può variare a seconda del Paese. Compatibile con Alexa: Amazon, Alexa e tutti i marchi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Tutti gli elettrodomestici smart di Miele si collegano in rete in modo comodo e sicuro. I comandi possono avvenire tramite l'app Miele, assistente vocale* o con soluzioni Smart Home** esistenti.

L'app **Miele@home** permette di avere il pieno controllo sugli elettrodomestici, monitorando i consumi oppure avviando o posticipando un programma da remoto.



**Google Nest Audio e Google Home sono marchi di Google LLC. Nest Audio richiede il Wi-Fi, una presa elettrica nelle vicinanze, un account Google e un dispositivo mobile compatibile. I requisiti minimi del sistema operativo sono disponibili su g.co/home/req.

Le funzionalità che **semplificano la vita**

M Touch: display touch.

Seleziona facilmente le funzioni dal menu sfiorando, scorrendo o toccando il display, proprio come su uno smartphone.



DirectSensor: comando touch.

Per selezionare le modalità di cottura è sufficiente toccare uno dei simboli posizionati alla sinistra del display. I tasti a destra del display servono invece per navigare attraverso diverse funzioni.



Touch2Open e Push2Open: apertura con un dito.

La soluzione per una cucina senza maniglie: sfiorando un sensore, lo sportello si apre automaticamente.



SoftOpen: apertura graduale.

SoftOpen assicura che lo sportello raggiunga la posizione finale di apertura in modo delicato e ammortizzato.



ARTLINE IN PEARLBEIGE





05

I prodotti in Pearlbeige

Forni multifunzione	30
Forni a vapore combinati	34

Cantine vino ad incasso	38
-------------------------	----

Macchine del caffè	41
Cassetti scaldavivande e sottovuoto	42

Forni multifunzione (60 cm)



H 7464 BPX ArtLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **DirectSensor** con display luminoso a più righe e comandi touch
- Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **TasteControl:** mantiene il perfetto grado di cottura delle pietanze senza il bisogno di toglierle dal forno
- **Programmi automatici**
- **Sonda termometrica:** per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali: 20 programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°, 14 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia con Pyrofit, un paio di FlexiClip con Pyrofit, griglie laterali rimovibili con Pyrofit
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostiti e cucinare con il vapore"

+125 settimane di garanzia

PEBE

Prezzo 2.995,90 € + IVA

Mat. number 12624340



H 7860 BPX ArtLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch
- Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **TasteControl:** mantiene il perfetto grado di cottura delle pietanze senza il bisogno di toglierle dal forno
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- **Sonda termometrica wireless:** per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali: 20 programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°, 17 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **FoodView:** fotocamera integrata nel forno per controllare in ogni momento il reale livello di cottura dei cibi
- **MotionReact:** accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Illuminazione **BrilliantLight**, sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia con Pyrofit, un paio di FlexiClip con Pyrofit, griglie laterali rimovibili con Pyrofit
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostiti e cucinare con il vapore"

+125 settimane di garanzia

PEBE

Prezzo 4.319,67 € + IVA

Mat. number 12624370



Forni multifunzione compatti (45cm)



H 7440 BPX ArtLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso Art Line
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,8 cm
- Comandi **DirectSensor** con display luminoso a più righe e comandi touch
- Volume in litri: 49
- Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **TasteControl:** mantiene il perfetto grado di cottura delle pietanze senza il bisogno di toglierle dal forno
- **Programmi automatici**
- Applicazioni speciali, 20 programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 14 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Timer ed orologio elettronico: durata ed ora di inizio e fine cottura programmabili
- Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia con Pyrofit, un paio di FlexiClip con Pyrofit, griglie laterali rimovibili con Pyrofit
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostito e cucinare con il vapore"

+125 settimane di garanzia

PEBE

Prezzo 2.934,43 € + IVA

Mat. number 12624320



H 7840 BPX ArtLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,8 cm
- Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch su display
- Volume in litri: 49, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **TasteControl:** mantiene il perfetto grado di cottura delle pietanze senza il bisogno di toglierle dal forno
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- **Sonda termometrica wireless:** per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali, 20 programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 17 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **FoodView:** fotocamera integrata nel forno per controllare in ogni momento il reale livello di cottura dei cibi
- **MotionReact:** accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Illuminazione **BrilliantLight**, sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia con Pyrofit, un paio di FlexiClip con Pyrofit, griglie laterali rimovibili con Pyrofit
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostito e cucinare con il vapore"

+125 settimane di garanzia

PEBE

Prezzo 4.627,05 € + IVA

Mat. number 12624350



H 7440 BMX ArtLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso con microonde integrato
- Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,34 cm
- Comandi **DirectSensor** con display luminoso a più righe e comandi touch
- Volume in litri: 43, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Quick&Gentle** : combina in modo intelligente la cottura tradizionale con quella a microonde riducendone i tempi, senza modificare la qualità del risultato
- **Tenere in caldo**: per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
 - Applicazioni speciali
 - Applicazioni speciali tra cui la funzione **Popcorn**
 - 20 programmi personalizzabili
- Livello di potenza regolabile con precisione grazie alla **tecnologia inverter**
- Regolazione elettronica tra 30° e 250°
- 11 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose**: apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in **Acciaio Inox** con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiaderente e antigraffio)
- Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl**: gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 1 leccarda, una griglia in **PerfectClean**
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere pane e dolci, arrostiti e cucinare"

+125 settimane di garanzia

PEBE

Prezzo 2.774,59 € + IVA

Mat. number 12624330



H 7840 BMX ArtLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso con microonde integrato
- Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,34 cm
- Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch
- Volume in litri: 43, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Quick&Gentle** : combina in modo intelligente la cottura tradizionale con quella a microonde riducendone i tempi, senza modificare la qualità del risultato
- **Tenere in caldo**: per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- **Sonda termometrica**: per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali
- Applicazioni speciali tra cui la funzione **Popcorn**
- 20 programmi personalizzabili
- Livello di potenza regolabile con precisione grazie alla **tecnologia inverter**
- Regolazione elettronica tra 30° e 250°
- 15 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **MotionReact**: accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- **SoftOpen e SoftClose**: apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in **Acciaio Inox** con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiaderente e antigraffio)
- Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl**: gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 2 leccarde, una griglia in **PerfectClean**
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere pane e dolci, arrostiti e cucinare"

+125 settimane di garanzia

PEBE

Prezzo 3.614,75 € + IVA

Mat. number 12624360

Forni a vapore (60 cm)



DGC 7460 HCX Pro ArtLine

DESIGN

- **Forno a vapore combinato** con forno tradizionale
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,7 cm
- Comandi **DirectSensor** con display luminoso a più righe e comandi touch
- Volume in litri: 68, Livelli di inserimento: 4

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Generatore di vapore esterno - Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- Impostazione individuale del **grado di umidità**
- **Cottura indipendente dalle quantità**
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- Applicazioni speciali, 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica cottura forno ventilato tra 30° e 225°
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- 21 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- Funzione di autopulizia **HydroClean**
- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pannello scorrevole motorizzato:** il pannello si apre e si chiude con un tocco e dentro si trovano il serbatoio e la sonda termometrica
- **Contentore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano in **Acciaio Inox** con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiaderente e antigraffio)
- Illuminazione **BrilliantLight**, Programma di asciugatura del vano cottura, Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 1 teglia in PerfectClean, 1 griglia in PerfectClean, Griglie laterali rimovibili con PerfectClean
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide

+125 settimane di garanzia

PEBE

Prezzo 3.655,74 € + IVA

Mat. number 12624530



DGC 7860 HCX Pro ArtLine

DESIGN

- **Forno a vapore combinato** con forno tradizionale
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,7 cm
- Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch
- Volume in litri: 68, Livelli di inserimento: 4

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Generatore di vapore esterno - Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- Impostazione individuale del **grado di umidità**
- **Cottura indipendente dalle quantità**
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- **Sonda termometrica wireless:** per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali, 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica cottura forno ventilato tra 30° e 225°
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- 21 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **MotionReact:** accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- Funzione di autopulizia **HydroClean**
- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pannello scorrevole motorizzato:** il pannello si apre e si chiude con un tocco e dentro ci sono serbatoio e sonda termometrica
- **Contentore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano in **Acciaio Inox** con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiaderente e antigraffio)
- Illuminazione **BrilliantLight**, Programma di asciugatura del vano cottura, Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 1 teglia in Perfect clean, 1 griglia in PerfectClean, un paio di FlexiClip con PerfectClean, Griglie laterali rimovibili con PerfectClean
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide


+125 settimane di garanzia

PEBE

Prezzo 5.487,70 € + IVA

Mat. number 12624670





Forni a vapore (45 cm)



DGC 7440 HCX Pro ArtLine

DESIGN

- **Forno a vapore combinato** con forno tradizionale
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,85 cm
- Comandi **DirectSensor** con display luminoso a più righe e comandi touch
- Volume in litri: 48, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Generatore di vapore esterno - Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- Impostazione individuale del **grado di umidità**
- **Cottura indipendente dalle quantità**
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- Applicazioni speciali, 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica cottura forno ventilato tra 30° e 225°
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- 21 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- Funzione di autopulizia **HydroClean**
- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pannello scorrevole motorizzato:** il pannello si apre e si chiude con un tocco e dentro si trova il serbatoio
- **Contentitore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano in **Acciaio Inox** con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiaderente e antigraffio)
- Illuminazione **BrilliantLight**, Programma di asciugatura del vano cottura, Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 1 teglia in PerfectClean, 1 griglia in PerfectClean, Griglie laterali rimovibili con PerfectClean
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide

+125 settimane di garanzia

PEBE

Prezzo 3.077,87 € + IVA

Mat. number 12624500



DGC 7840 HCX Pro ArtLine

DESIGN

- **Forno a vapore combinato** con forno tradizionale
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,85 cm
- Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch
- Volume in litri: 48, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Generatore di vapore esterno - Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- Impostazione individuale del **grado di umidità**
- **Cottura indipendente dalle quantità**
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- **Sonda termometrica wireless:** per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali, 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica cottura forno ventilato tra 30° e 225°
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- 21 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **MotionReact:** accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- Funzione di autopulizia **HydroClean**
- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pannello scorrevole motorizzato:** il pannello si apre e si chiude con un tocco e dentro si trovano il serbatoio e la sonda termometrica
- **Contentitore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano in **Acciaio Inox** con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiaderente e antigraffio)
- Illuminazione **BrilliantLight**, Programma di asciugatura del vano cottura, Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone, SuperVision display
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 1 teglia in PerfectClean, 1 griglia in PerfectClean, un paio di FlexiClip con PerfectClean, Griglie laterali rimovibili in PerfectClean,
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide

+125 settimane di garanzia

PEBE

Prezzo 4.634,84 € + IVA

Mat. number 12624650

Cantine vino Ad incasso



KWT 7112 iG

COMFORT D'USO

- Capacità del vano cantina max. 18 bottiglie (tipo Bordeaux 0,75 l)
- Riscaldamento interno per temperature ambiente basse, **DynaCool**, Afflusso di aria fresca attraverso filtro a carboni attivi

COMANDI

- **Apertura Push2Open e chiusura SoftClose**
- Impostazione indipendente della temperatura tra +5°C e +20°C

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe energetica: G**
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW

DESIGN E DATI TECNICI

- Enoteca monozona
- Porta in vetro e display TouchControl
- **Illuminazione LED, 2 livelli FlexiFrame in legno**
- Misure (H x L x P) 45-45,2 x 56-56,8 x 55 cm

FUNZIONI SMART*

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- MobileControl: gestione tramite Smartphone

+125 settimane di garanzia

PEBE

Prezzo 3.049,12 € + IVA

Mat. number 12615940

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente



Cantine vino Ad incasso



KWT 6422 iG-1

COMFORT D'USO

- Capacità del vano cantina max. 33 bottiglie (Tipo Bordeaux 0,75cl)
- **2 zone di temperatura separate**
- 2 livelli FlexiFrame in legno di Frassino
- Ventilazione **DynaCool** e Active AirClean
- Espositore 3D

COMANDI

- Impostazione indipendente della temperatura per le due zone
- Porta in vetro e display - TouchControl
- **Apertura Push2Open e chiusura SoftClose**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe energetica: G**
- Silenziosità: potenza sonora 32 sB(A) re1pW

DESIGN E DATI TECNICI

- **Illuminazione LED**
- Misure (H x L x P) 87,4-89 X 56-57 X 55 cm

FUNZIONI SMART*

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- MobileControl: gestione tramite Smartphone

+125 settimane di garanzia

PEBE

Prezzo 3.524,59 € + IVA

Mat. number 12615910



Macchine del caffè



CVA 7440 ArtLine

- Macchine del Caffè da incasso con macinatore
- Misure di nicchia: H 45-45, 2 x L 56-56, 8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 47,5 cm
- Comandi **DirectSensor** con display luminoso a più righe e comandi touch
- Serbatoio autonomo dell'acqua da 2,7 l
- **Possibilità di utilizzare caffè in grani** nei contenitori estraibili per un totale di 600 g
- Sistema di doppia preparazione **OneTouch for Two**
- **Caffè e Tè:** possibilità di preparare fino a 25 diverse bevande (es. caffè espresso, caffè lungo, latte macchiato, cappuccino, tè nero, tè verde, ...)
- **PerformanceMode:** modalità pre-impostate per ottimizzare per l'erogazione delle bevande
- **AromaticSystemFresh:** caffè sempre fresco grazie al nuovo sistema di erogazione
- Fino a 10 profili individuali programmabili
- **CupSensor:** riconoscimento dell'altezza della tazza
- Contenitore per il latte in vetro con sistema **EasyClick**
- Illuminazione **BrilliantLight**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire la macchina
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere la macchina via wi-fi

+125 settimane di garanzia

PEBE

Prezzo 3.594,26 € + IVA

Mat. number 12642380



CVA 7845 ArtLine

- Macchine del Caffè da incasso con macinatore
- Misure di nicchia: H 45-45, 2 x L 56-56, 8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 47,5 cm
- Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch su display
- **Direct Water:** allacciamento alla rete idrica
- **CoffeeSelect:** possibilità di utilizzare fino a tre diverse miscele in grani in contenitori estraibili da 300 g, 150 g e 150 g.
- **MotionReact:** accensione luce, attivazione display
- Sistema di doppia preparazione **OneTouch for Two**
- **Caffè e Tè:** possibilità di preparare fino a 25 diverse bevande (es. caffè espresso, caffè lungo, latte macchiato, cappuccino, tè nero, tè verde, ...)
- **PerformanceMode:** modalità pre-impostate per ottimizzare l'erogazione delle bevande
- **AromaticSystemFresh:** caffè sempre fresco grazie al nuovo sistema di erogazione
- Fino a 10 profili individuali programmabili
- **CupSensor:** riconoscimento dell'altezza della tazza
- Contenitore per il latte in vetro con sistema **EasyClick**
- Illuminazione **BrilliantLight**
- **Decalcificazione e pulizia automatica**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire la macchina
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **SuperVision display**
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere la macchina via wi-fi

+125 settimane di garanzia

PEBE

Prezzo 4.918,03 € + IVA

Mat. number 12642420

Cassetti scaldavivande e per sottovuoto



ESW 7010

- Cassetto scaldastoviglie e scaldavivande
- Misure di prodotto: H 14,1 x L 59,5 x P 57 cm
- Apertura **Push-To-Open**
- **Comandi touch** a filo
- Riscaldamento tazze, piatti, vivande e **cotture a basse temperature da 40° a 85°**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il cassetto (impostazione della temperatura e del tempo)
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere il cassetto via wi-fi

PLUS


- Base antiscivolo
- Voucher per redimere il ricettario: "La cottura a basse temperature"

+125 settimane di garanzia

PEBE

Prezzo 1.229,51 € + IVA

Mat. number 12625490



EVS 7010

- Cassetto per sottovuoto
- Misure di prodotto: H 14,1 x L 59,5 x P 57 cm
- Apertura **Push-To-Open**
- **Comandi touch** a filo
- **3 livelli di aspirazione: fino al 99%** per il mantenimento della migliore qualità
- 3 livelli durata di aspirazione
- Consente la preparazione di alimenti per la cottura **Sous Vide**
- **Aspirazione tramite l'utilizzo di sacchetti o barattoli**: aspirazione di alimenti solidi o liquidi
- Massima dimensione dei sacchetti: 250 x 350 mm

PLUS

- Adattatore per mettere sottovuoto i contenitori
- 50 sacchetti per sottovuoto 180 x 280 mm
- 50 sacchetti per sottovuoto 240 x 350 mm

+125 settimane di garanzia

PEBE

Prezzo 2.840,16 € + IVA

Mat. number 12625520











Previo accertamento sulla disponibilità del prodotto



EXPERIENCE CENTER

MILANO

Corso Garibaldi 99 /
angolo Via Moscova
20121 Milano

TORINO

Piazza Bodoni 4/M
10123 Torino

BOLZANO

Via della Mostra 1/A
39100 Bolzano

ROMA

Via Barberini 24
00187 Roma

PADOVA

Via Santa Lucia 16
35139 Padova

NAPOLI c/o COIN

Via Scarlatti 90/98
80127 Napoli

BOLOGNA

Via Farini, 4A,
40124 Bologna

Segui Miele su



Contact Center - Front Office
0471 67 05 05

Sales - Back Office
0471 66 62 65

Il Contact Center - Front Office è a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti per rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione. Il consumatore può inoltre essere messo automaticamente in contatto con il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per richiedere un intervento.

Il Sales - Back Office è a disposizione della rete commerciale e di rivenditori, per supporto nella gestione di ordini e approvvigionamenti, attività logistiche, gestione fatture e contabilità.



www.miele.it
contact@miele-support.it

Per gettare uno sguardo sul mondo Miele e lasciarsi coinvolgere dall'eleganza e dalla funzionalità dei nostri elettrodomestici, ma anche per conoscere gli accessori, i servizi e i vantaggi esclusivi che Miele riserva ai suoi clienti.

Tutti i prezzi indicati sono al pubblico consigliati, IVA esclusa.

Salvo errori e/o omissioni tipografiche. Per qualsiasi dubbio o incongruenza fare riferimento al sito www.miele.it

Foto di copertina: ©Alberto Feltrin