

**Miele**



A partire da Settembre 2021

**COLLEZIONE CLASSIC**



CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE  
**ASCIUGATRICI MIELE**

[WWW.MIELE.IT](http://WWW.MIELE.IT)



Scopri tutte le caratteristiche  
delle **asciugatrici CLASSIC**



CLASSIC		TCC 570	TWC 560	TWD 260
DESIGN	Carico in Kg	8	8	8
	Frontalino	Inclinato	Inclinato	Inclinato
	Comandi	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
	Dimensioni L x A x P	596/850/640	596/850/655	596/850/643
	Oblò	Chiuso	Chiuso	Trasparente
	Classe energetica	A+++	A+++	A++
	Cons. annuo energia kWh	177	177	192
	Efficacia di condensazione	A	A	A
	Rumorosità dB	66	66	66
	Durata del ciclo min	165	165	165
	EcoSpeed	•	•	-
TECNOLOGIA	HFC Free	•	•	•
	Scarico integrato dell'acqua di condensa	•	•	•
	Perfect Dry	•	•	•
	EcoDry	•	•	•
	Inversione intelligente di rotazione cestello	•	•	•
	Posticipo Avvio fino a 24 h	•	•	•
	Motore ProfiEco	•	•	•
	FragranceDos	•	•	•
	FragranceDos2	-	-	-
	SteamFinish	-	-	-
PROGRAMMI	Cestello silenzioso	-	-	-
	Automatic plus	-	-	-
	Cotone	•	•	•
	Cotone Eco	•	•	•
	Lava/Indossa	•	•	•
	Delicati	•	•	•
	Camicie	•	•	•
	Trattamento seta	-	-	-
	Trattamento lana	•	•	•
	Express	•	•	•
	Jeans	-	-	-
	Capi outdoor	-	-	-
	Impermeabilizzare	•	•	•
	Capi sport	-	-	-
	Cuscini medi	-	-	-
	Cuscini grandi	-	-	-
	Igiene cotone	-	-	-
	Aria fredda	-	-	-
	Aria calda	•	•	•
	Speciale cesto	-	-	-
Pre-stiratura	-	-	-	
Lenzuola	•	•	•	
Finish vapore	-	-	-	
Silence	-	-	-	
OPZIONI	Delicato+	•	•	•
	DryCare 40	-	-	-
	Scelta livello di asciugatura	•	•	•
	Fase antipiega	•	•	•
	Segnale acustico fine programma	-	-	•
	Rinfrescare	-	-	-
	Eco	-	-	-
	WiFi Conn@ct	•	•	•
	Blocco Codice PIN	•	•	•
	Spia "vuotare condensa"/ "pulizia filtri"	•	•	•

Mat. Number	11822680	11822810	11822800
EAN	4002516463573	4002516462828	4002516463825
Prezzo al pubblico consigliato	<b>1.099,00 €</b>	<b>1.099,00 €</b>	<b>1.149,00 €</b>

CLASSIC		TCF 770	TCH 780	TWH 780
DESIGN	Carico in Kg	8	9	9
	Frontalino	Inclinato	Dritto	Inclinato
	Comandi	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
	Dimensioni L x A x P	596/850/636	596/850/636	596/850/643
	Oblò	Trasparente	Trasparente	Trasparente
	Classe energetica	A+++ -10%	A+++	A+++
	Cons. annuo energia kWh	163	185	185
	Efficacia di condensazione	A	A	A
	Rumorosità dB	66	64	64
	Durata del ciclo min	165	184	184
	EcoSpeed	•	•	•
	HFC Free	•	•	•
TECNOLOGIA	Scarico integrato dell'acqua di condensa	•	•	•
	Perfect Dry	•	•	•
	EcoDry	•	•	•
	Inversione intelligente di rotazione cestello	•	•	•
	Posticipo Avvio fino a 24 h	•	•	•
	Motore ProfiEco	•	•	•
	FragranceDos	-	-	-
	FragranceDos2	•	•	•
	SteamFinish	-	-	-
	Cestello silenzioso	-	-	•
PROGRAMMI	Automatic plus	-	-	-
	Cotone	•	•	•
	Cotone Eco	•	•	•
	Lava/Indossa	•	•	•
	Delicati	•	•	•
	Camicie	•	•	•
	Trattamento seta	-	-	-
	Trattamento lana	•	•	•
	Express	•	•	•
	Jeans	-	-	-
	Capi outdoor	-	-	-
	Impermeabilizzare	•	•	•
	Capi sport	-	-	-
	Cuscini medi	-	-	-
	Cuscini grandi	-	-	-
	Igiene cotone	-	-	-
	Aria fredda	-	-	-
	Aria calda	•	•	•
	Speciale cesto	-	-	-
	Pre-stiratura	-	-	-
	Lenzuola	•	•	•
	Finish vapore	-	-	-
	Silence	-	-	-
OPZIONI	Delicato+	-	-	-
	DryCare 40	•	•	•
	Scelta livello di asciugatura	•	•	•
	Fase antipiega	•	•	•
	Segnale acustico fine programma	•	•	•
	Rinfrescare	-	-	-
	Eco	-	-	-
	WiFi Conn@ct	•	•	•
	Blocco Codice PIN	•	•	•
	Spia "vuotare condensa"/ "pulizia filtri"	•	•	•

Mat. Number	11822700	11822710	11822830
EAN	4002516463580	4002516463702	4002516464693
Prezzo al pubblico consigliato	<b>1.249,00 €</b>	<b>1.599,00 €</b>	<b>1.599,00 €</b>

**CLASSIC**

		TCL 790	TWL 780	TCR 790	TWV 780
<b>DESIGN</b>	Carico in Kg	9	9	9	9
	Frontalino	Inclinato	Inclinato	Inclinato	Inclinato
	Comandi	ComfortSensor	ComfortSensor	MTouch	MTouch
	Dimensioni L x A x P	596/850/636	596/850/643	596/850/636	596/850/643
	Oblo'	Trasparente	Trasparente	Trasparente	Trasparente
	Classe energetica	A+++	A+++	A+++ -10%	A+++ -10%
	Cons. annuo energia kWh	185	185	193	174
	Efficacia di condensazione	A	A	A	A
	Rumorosità dB	64	64	62	62
	Durata del ciclo min	184	184	208	220
	EcoSpeed	•	•	-	-
<b>TECNOLOGIA</b>	HFC Free	•	•	-	-
	Scarico integrato dell'acqua di condensa	•	•	•	•
	Perfect Dry	•	•	•	•
	EcoDry	•	•	•	•
	Inversione intelligente di rotazione cestello	•	•	•	•
	Posticipo Avvio fino a 24 h	•	•	•	•
	Tempo residuo	•	•	•	•
	Motore ProfiEco	•	•	•	•
	FragranceDos	-	-	-	-
	FragranceDos2	•	•	•	•
<b>PROGRAMMI</b>	SteamFinish	•	•	•	•
	Cestello silenzioso	•	•	•	•
	Automatic plus	•	•	•	•
	Cotone	•	•	•	•
	Cotone Eco	•	•	•	•
	Lava/Indossa	•	•	•	•
	Delicati	•	•	•	•
	Camicie	•	•	•	•
	Trattamento seta	•	•	•	•
	Trattamento lana	•	•	•	•
	Express	•	•	•	•
	Jeans	•	•	•	•
	Capi outdoor	•	•	•	•
	Impermeabilizzare	•	•	•	•
	Capi sport	•	•	•	•
	Cuscini medi	•	•	•	•
	Cuscini grandi	-	-	•	•
Igiene cotone	-	-	•	•	
Aria fredda	•	•	•	•	
Aria calda	-	-	-	-	
Speciale cesto	•	•	•	•	
Pre-stiratura	•	•	•	•	
Lenzuola	•	•	•	•	
Finish vapore	•	•	•	•	
Silence	-	-	-	•	
<b>OPZIONI</b>	Delicato+	-	-	•	•
	DryCare 40	•	•	•	•
	Scelta livello di asciugatura	•	•	•	•
	Fase anti piega	•	•	•	•
	Segnale acustico fine programma	•	•	•	•
	Rinfrescare	-	-	•	•
	Eco	-	-	•	•
	WiFi Conn@ct	•	•	•	•
		Blocco Codice PIN	•	•	•
Spia "vuotare condensa"/ "pulizia filtri"		•	•	•	•

Mat. Number 11837100 11824850 11824910 11824920

EAN 4002516456308 4002516451228 4002516464914 4002516464969

Prezzo al pubblico consigliato **1.699,00 €** **1.699,00 €** **2.299,00 €** **2.599,00 €**

Cesto in omaggio

## Risparmia ogni volta che asciughi

Consumi bassi per tutta la vita dell'asciugatrice

Risultati di asciugatura impeccabili e risparmio energetico costante grazie alla tecnologia EcoDry brevettata da Miele.



### Scegli il livello di asciugatura al resto pensa Miele

Capi sempre perfettamente asciutti e protetti

Capi trattati con cura e asciutti al punto giusto, grazie al sistema PerfectDry che analizza costantemente il grado di umidità dei tessuti e il livello di calcare dell'acqua.



**ASCIUGATRICI**

**TCC 570**



**TWC 560**



**TWD 260**



**TCF 770**



**TCH 780**



**TWH 780**



**TCL 790**



## ASCIUGATRICI

TWL 780



TCR 790



TWV 780



# PROFUMATORI

Grazie a FragranceDos si ottiene biancheria sempre morbida e gradevolmente profumata. Per tutte le asciugatrici T1 Miele con FragranceDos. Disponibile in diverse fragranze: Aqua, Nature, Cocoon, Orient, Rose e DryFresh

## Profumatori dedicati alle asciugatrici T1



### Set Profumatore Aqua 3 X 12,5 ml

per 150 cicli di asciugatura.

**AQUA** - purezza, fresco profumo e pulizia profonda



### Set Profumatore Nature, 3 X 12,5 ml

per 150 cicli di asciugatura

**NATURE** - aromi fioriti e armonia naturale



### Set Profumatore Cocoon, 3 X 12,5 ml

per 150 cicli di asciugatura.

**COCOON** - per momenti di completa pace e protezione



### Set Profumatore Dryfresh, 3 X 12,5 ml

per 150 cicli di asciugatura.

**DRYFRESH** - Con FreshplexTM per neutralizzare gli odori sgradevoli. Rinfresca la biancheria asciutta nel programma "Aria".



### Set Profumatori Selection

per 150 cicli di asciugatura

**Aqua, Nature, Cocoon**

Prezzo al pubblico consigliato: 34,90 €

# PRENDITI CURA DEL TUO BUCATO ANCHE DURANTE IL LAVAGGIO CON I DETERSIVI MIELE

## Detersivi esclusivi per la tua lavatrice Miele



### UltraPhase 1 e UltraPhase 2

Garantiscono colori sempre brillanti e bianchi limpidi, rimuovendo le macchie anche a bassa temperatura. Grazie al dosaggio automatico il sovradosaggio è impossibile.

#### Totale lavaggi per confezione:

37 UltraPhase1 e 50 UltraPhase2.

Prezzo al pubblico consigliato: **14,00 € cad.**



### TwinDos Care

Per prenderti cura della tua lavatrice e fare in modo che TwinDos funzioni sempre al meglio.

#### Confezione 1,4 litri.

Totale trattamenti 4-5.

Prezzo al pubblico consigliato: **14,90 €**



### Confezione Caps Woolcare (New Eco version)

Detersivo specifico per la cura e la protezione della lana.

#### Confezione da 9 caps.

Prezzo al pubblico consigliato: **11,00 €**



### Confezione Caps Booster (New Eco version)

Rimuove le macchie da capi bianchi e colorati per risultati di lavaggio eccezionali anche a basse temperature.

#### Confezione da 6 caps.

Prezzo al pubblico consigliato: **8,00 €**



### Confezione Cotton Repair (New Eco version)

Basta un solo lavaggio per rinnovare visibilmente i capi ed eliminare l'effetto pilling sui tessuti.

#### Confezione da 3 caps.

Prezzo al pubblico consigliato: **14,00 €**



### **Confezione Caps Collection (New Eco version)**

Ottimale per conoscere la varietà dei detersivi speciali Miele. Nella confezione vi sono: 3 caps di detersivo monodose (WoolCare, Capi Sport, Piuma), 1 cap di ammorbidente (Aqua) 1 cap di Booster e una cap Cotton Repair.

Prezzo al pubblico consigliato: **9,00 €**



### **Confezione Caps Sport (New Eco version)**

Per trattare al meglio i tessuti tecnici preservando elasticità e traspirazione nel tempo.

**Confezione da 6 caps.**

Prezzo al pubblico consigliato: **8,00 €**



### **Confezione Caps DownCare (New Eco version)**

Mantiene l'elasticità e la traspirabilità delle piume. Lavaggio efficace e cura delicata grazie alla lanolina.

**Confezione da 6 caps.**

Prezzo al pubblico consigliato: **8,00 €**



### **Confezione Caps Ammorbidente (New Eco version)**

Lascia i capi morbidi e delicatamente profumati; inoltre è particolarmente adatto per capi in spugna. Profumazione: Aqua

**Confezione da 9 caps.**

Prezzo al pubblico consigliato: **7,00 €**



**Il posto più sicuro  
per i tuoi capi delicati**

Cesto per asciugatrice

## Detersivi Miele universali adatti a qualsiasi lavatrice



### UltraWhite

Detergente in polvere delicato per capi bianchi. Rimuove anche lo sporco più resistente rispettando i tessuti e donando luminosità e candore grazie all'ossigeno attivo.

**Totale lavaggi per confezione: 49**

Prezzo al pubblico consigliato: **21,90 €**

---



### UltraColor

Detergente liquido concentrato per capi colorati. Ideale per eliminare anche le macchie difficili come olio e grasso già alle basse temperature, preservando la brillantezza dei colori e rispettando struttura e consistenza delle fibre.

**Totale lavaggi per confezione: 36 (2 litri)**

Prezzo al pubblico consigliato: **20,90 €**

---



### Ricarica per UltraColor

Confezione di ricambio UltraColor per i tuoi capi colorati.

**Totale lavaggi per confezione: 30 (2 litri)**

Prezzo al pubblico consigliato: **15,90 €**

---



### WoolCare lana e delicati

Detersivo liquido ideale per la cura dei capi delicati in lana e seta. Garantisce la massima protezione per fibre e tessuti.

**Totale lavaggi per confezione: 37 (1,5 litri)**

Prezzo al pubblico consigliato: **17,90 €**

---

Per scarpe sportive, stivaletti da bimbo, oggetti in lana o pupazzi di peluche. Massima protezione dei tessuti delicati.

Sviluppato appositamente per asciugatrici Miele

Per l'impiego in tutte le asciugatrici T1

**Prezzo 80 euro**



### **UltraDark**

Detersivo liquido ideale per la cura dei capi scuri. Garantisce la massima protezione per fibre e tessuti.

**Totale lavaggi per confezione: 60 (1,5 litri)**

Prezzo al pubblico consigliato: **21,90 €**

---



### **Ammorbidente**

Perfetto per lasciare i capi morbidi e delicatamente profumati, distende le fibre facilitando la stiratura e previene la formazione di cariche elettrostatiche durante l'asciugatura.

**Totale lavaggi per confezione: 50 (1,5 litri)**

Prezzo al pubblico consigliato: **10,00 €**

---



### **Detergenti liquidi specifici**

Miele offre tre tipi di detergenti specifici per garantire il miglior trattamento di ogni tipo di tessuto: Capi Sport, Capi Outdoor e Piuma/ Piumino.

**Totale lavaggi per confezione: 13**

Prezzo al pubblico consigliato: **15,90 €**

---



### **Impermeabilizzante**

Trattamento impermeabilizzante per tessuti. Rende completamente impermeabili tovaglie e capi outdoor, avvolgendo ogni singola fibra e lasciando i tessuti traspiranti ed elastici, ma repellenti all'acqua e allo sporco.

**Totale lavaggi per confezione: 4**

Prezzo al pubblico consigliato: **20,90 €**



## Il tuo profumo preferito su ogni capo

Niente più ammorbidente

Tutti i tuoi capi avranno un  
morbido profumo di pulito che  
durerà fino a 4 settimane.

## Scegli tra le tante fragranze Miele

Aqua, Nature, Cocoon e DryFresh.



## Miele Experience Center Milano

Corso Garibaldi 99 /angolo via Moscova  
20121 Milano

---

## Miele Experience Center Roma

Via Barberini 24  
00187 Roma

---

## Miele Experience Center Padova

Via Santa Lucia 16  
35139 Padova  
Da Ottobre

## Miele Experience Center Torino

Piazza Bodoni 4/M  
10123 Torino

---

## Miele Experience Center Bolzano

Via della Mostra 1/A  
39100 Bolzano

Segui Miele Italia su



**Tutti i prezzi indicati sono in Euro e da intendersi IVA inclusa  
Il presente catalogo è valido quale allegato al contratto SDS.**

Salvo errori e/o omissioni tipografiche.

[WWW.MIELE.IT](http://WWW.MIELE.IT)



**Contact Center  
0471 670505**