

Miele



Jaudīga tīrīšana
jebkurā **brīdī.**

Jaunais Duoflex.

Galvenās funkcijas



Pateicoties augstākās kvalitātes dizaina koncepcijai, Duoflex estētiski iekļaujas jūsu ikdienas dzīvē. Jaunāko tehnoloģiju un inovatīvu iekārtu konfigurāciju dēļ putekļu sūcējs ir jaudīgs, veikls un higiēnisks.



Digital Efficiency motors

Īpaši jaudīgs



SpeedLock sistēma

Maksimāla
pielāgojamība



Hygiene filtrs

Īpaši higiēnisks

Tīrīšanas veikspēja



Digital Efficiency motors

Tikpat jaudīgs kā parastais Miele putekļu sūcējs.¹
Mūsu jaunākā Digital Efficiency motora tehnoloģija nodrošina jaudīgu sūkšanu ar zemu enerģijas patēriņu.



Viedā elektriskā birste ar automātisku jaudas regulēšanu

Optimālai visu veidu grīdu tīrīšanai: pateicoties grīdas seguma atpazīšanas funkcijai, birstes rullīšu apgriezumu skaits tiek pielāgots automātiski.

¹ Tīrīšanas veikspējas salīdzinājums ar Miele Complete C3 putekļu sūcēju (SGEF3) ar STB 305-3 turbo birsti (putekļu tīrīšana no paklāja un cietās grīdas ar spraugām, šķiedru tīrīšana no paklāja). Saskaņā ar IEC 62885-2.



**Gatavs
tūlītējai lietošanai**

SpeedLock

Pateicoties sienas turētājam ar SpeedLock sistēmu, jūs varat izvēlēties nepieciešamo iekārtas konstrukciju tikai ar vienu rokas kustību.

SpeedLook sistēma¹

Grab & Go: gatavs tūlītējai lietošanai nepieciešamajā iekārtas konstrukcijā. Pieejams šiem modeļiem: TotalCare, Extra, Cat & Dog un CarCare.

Pavelciet to uz augšu, lai lietu rokas iekārtu tūlītējai traipu tīrīšanai.



Pavelciet to uz priekšu, lai tīrītu lielākas platības ar bezvada putekļu sūcēju.

Pielāgojamība



Īpaši zems, viegls un manevrējams

Lieliski piemērots efektīvai tīrīšanai zem mēbelēm - gan paklājiem, gan cietiem grīdas segumiem.

Pielāgojams visai mājai

Lietojiet Duoflex ar elektrisko birsti grīdu tīrīšanai vai ar PowerUnit un sūkšanas cauruli griestu tīrīšanai. Mīksto mēbeļu tīrīšanai varat lietot PowerUnit vienu pašu.



Ilgs darbības laiks ikdienas lietošanai

Ja PowerUnit darbojas atsevišķā režīmā bez elektriskās birstes, ar MIN līmeni var sasniegt līdz 55 minūšu darbības ilgumu. MAX līmenī Duoflex ar elektrisko birsti nodrošina 12 minūšu darbības ilgumu uz cietiem grīdas segumiem.



Hygiene filtrs

Divpakāpju filtru sistēma nodrošina smalko putekļu drošu savākšanu ar 99,99%¹ kopējo filtru efektivitāti.

Izvēlieties sev piemērotāko Duoflex.

Pamataprīkojums:

- Digital Efficiency motors
- SpeedLock – ātra iekārtas konstrukcijas maiņa
- Litija jonu akumulators ar darbības laiku līdz 55 min¹
- Viegls un kompakts – sver 3,15 kg
- Viedā elektriskā birste ar automātisku jaudas regulēšanu
- 99,99%² kopēja filtrēšanas jauda



Sunset yellow
+ pamata sienas stiprinājums



Terra red
+ pamata sienas stiprinājums



Nordic blue
+ pamata sienas stiprinājums




CarCare
Casa grey
+ **SpeedLock sistēmas sienas stiprinājums**
+ izvelkams XL izmēra uzgalis spraugu tīrīšanai
+ šļūtenes pagarinājums



Extra
Brilliant white
+ **SpeedLock sistēmas sienas stiprinājums**
+ universālā birste



Total Care
Obsidian black
+ **SpeedLock sistēmas sienas stiprinājums**
+ elektriskā rokas birste
+ izvelkams XL izmēra uzgalis spraugu tīrīšanai
+ šļūtenes pagarinājums
+ universālā birste




Cat & Dog
Obsidian black
+ **SpeedLock sistēmas sienas stiprinājums**
+ elektriskā rokas birste

¹ MIN pakāpē bez pievienotas MultiFloor elektriskās birstes.

² Saskaņā ar IEC 62885-4

Papildu piederumi



Šļūtenes pagarinājums
papildu sasniedzamībai



Universāla birste
pret skrāpējumiem jutīgām mēbelēm



**Izvelkams XL izmēra uzgalis spraugu
tīrīšanai** grūti sasniedzamām vietām



**Elektriskā rokas birste mīkstām
mēbelēm** - lieliski piemērota mājdzīvnieku
spalvu noņemšanai

Miele

