

**Miele**

Katalogs "Veļas kopšana"

"Miele". "Immer Besser"





Mūsu aicinājums

# “Immer Besser” (Arvien labāk)

Esiet sveicienāti “Miele”

Kad mūsu vecvectēvi dibināja uzņēmumu “Miele”, viņiem, lai gūtu panākumus, vajadzēja izcelties starp saviem konkurentiem. To būtībā var sasniegt tikai divos veidos: esot vai nu lētākam nekā citi, vai labākam. Abi vienlaicīgi ir praktiski neiespējami. Viņi izšķīrās par “labāki”.

To, ka “Miele” atbilstību šīm augstajām prasībām pagājušajos 120 gados ir pierādījusi vairākkārtīgi, apliecina neskaitāmās uzvaras un apbalvojumi testos, tomēr galvenokārt daudzie miljoni apmierinātu klientu visā pasaulē. Par to var pateikties vērtību un mērķu nemainībai, kas parasti ir novērojama tikai tādos uzņēmumos, kas vairākās paaudzēs atrodas ģimenes īpašumā.

Šajā ziņā “Miele” kopš 1899. gada kalpo ne tikai kā pirmklasīgas produktu kvalitātes un inženiermākslas iemiesojums. “Miele” tāpat iestājas par respektu, godīgumu un savstarpēju cieņu attiecībās ar saviem darījumu partneriem, klientiem, piegādātājiem, darbiniekiem un kaimiņiem.

Pērkot “Miele” produktus, jūs turklāt rīkojaties apkārtējai videi draudzīgi. To konsekventi nodrošina resursus taupošas ražošanas metodes un produkti, kas, arī patērējot strāvu, ūdeni un mazgāšanas līdzekļus, nosaka kritērijus, kuri papildus mazina izdevumus.

Ka tas viss tā arī paliks, to apsolām kā uzņēmuma vadošie partneri ceturtajā paaudzē.

Jūsu

*Markus Miele*

*Reinhard Zinckann*




Dr. Markuss Miele (Markus Miele) un  
Dr. Reinhard Zinckann (Reinhard Zinckann)



## Satura rādītājs


### Ievads

Esiet sveicināti "Miele"	03
Mūsu zīmola solījums	06
Kvalitāte, ko sniedz "Miele"	08
Sadzīves tehnikas savienošana tīklā	12
Veļas kopšana ar sistēmu	15
Produktu veidi	16
Uzstādīšanas varianti	19



<b>Dizaina līnija W1 un T1</b>	<b>21</b>	Produkta priekšrocības “Žāvētājs”	35	<b>Gludināmās iekārtas</b>	<b>47</b>
Vadības koncepcija	22	Produkta pārskats “Žāvētājs”	37	“FashionMaster”	49
Efektivitāte un ilgtspēja	24	Produkta priekšrocības “Veļas mašīna ar žāvētāju”	43	Gludināšanas iekārtas	53
Produkta priekšrocības “Veļas mašīnas”	27	Produkta pārskats “Veļas mašīna ar žāvētāju”	45	<b>Piederumi un kopšanas līdzekļi</b>	<b>55</b>
Produkta pārskats “Veļas mašīnas”	29			“Miele” serviss	66

KVALITĀTE, KAS APSTEIDZ LAIKU



**Jūsu vēlmes veido mūsu iekārtu DNS.**

Lai panāktu ilgstošu uzticību, apvienojam novatorismu ar meistarīgu amatniecību, jo ar šīm rūpēm par katru pat sīkāko detaļu nodrošinām, ka mūsu ierīces kalpos īpaši ilgi un atbildīs katrai jūsu vēlmei. Tādēļ mūsu virtuves iekārtu dizains ir intuitīvs ar katru rokas pieskārienu. Vai tā būtu veļas kopšana, trauku mazgāšana, dzesēšana, virtuves iekārtas vai grīdu uzkopšana mūsu uzdevums ir padarīt mājsaimniecības darbus par patīkamu piedzīvojumu.



# Ilgmūžība ir visaugstākā ilgtspēja

## Ilgspējība

Iedomājieties: tā vietā, lai gadiem ilgi izmantotu daudzas iekārtas, variet izmantot tikai vienu. Tādu, kas patērē mazāk ūdens, mazāk enerģijas. Tātad patērējat mazāk. Nodrošinot labumu ilgtermiņā.

## Veiktspēja

Kamēr daži automobiļu dzinēji tiek testēti 3 000 stundas, savu veiktspēju pārbaudām līdz pat 10 000<sup>1)</sup> stundām. Dienu un nakti. Vispusīgi un precīzi. Tāpēc varat pilnībā paļauties uz mūsu produktiem.

<sup>1)</sup> Iekārtu modeļiem un pamatkomponentiem ir veikti izturības testi ar 5000 mazgāšanas cikliem (= 5 mazgāšanas nedēļā, 50 nedēļas gadā) dažādās programmās. Vairāk: miele.lv/20years

## Amata meistarība

Jau kopš 1899. gada neesam samierinājušies ar labāko. Katrs revolucionārs jauninājums mums ir kas vairāk kā tikai iemesls svinībām.

Tas ir izaicinājums radīt aut ko vēl labāku. Tāpēc paši izgatavojam savas detaļas, paši kaļam savu dzelzi. Pat izgatavojam iekārtas, kas ražo citas iekārtas. Mēs to saucam: "Immer besser".







“Miele” veļas mašīnas ar pārbaudītu 20 gadus ilgu darbību.<sup>1)</sup>



Pārstrādājam mūsu nolietoto iekārtu metālu, lai no tā radītu jaunas, šādi nodrošinot izcilu aprites ekonomiku. Un vismaz 15 gadus glabājam rezerves daļas. Tās ir jūsu tiesības attiecībā uz "Miele" remonta pakalpojumu.



Veļas mašīna nav jādzird, bet jāredz. Tādēļ pārbaudām ne tikai katras iekārtas īpašo ilgmūžību un higiēniski tīro, ilgtspējīgo veiktspēju, bet arī īpaši mierīgo darbību.

30 % izstrādes laika tiek veltīts testēšanas fāzei. Lai garantētu, ka gadu no gada sasniedzat izcilus rezultātus.



<sup>2)</sup> Iekārtu modeļiem un pamatkomponentiem ir veikti izturības testi ar 5000 mazgāšanas cikliem (= 5 mazgāšanas nedēļā, 50 nedēļas gadā) dažādās programmās. Vairāk: [miele.lv/20years](http://miele.lv/20years)

# Sadzīves tehnikas savienošana tīklā ar “Miele@home”\*

## “Miele@home” produktu kopsavilkums\*

Gudri savienotas tīklā: ar mūsu jauno sistēmu “Miele@home” var pilnībā izmantot “Miele” iekārtu potenciālu un padarīt ikdienu vēl viedāku. Visas viedās “Miele” mājsaimniecības iekārtas ir ērti un droši savienojamas tīklā. Apkalpošana ir vienkārša: vai nu ar “Miele” lietotni, ar balsis vadību, vai integrējot esošajos viedās mājas risinājumos. Savienošana tīklā notiek starp mājas WLAN bezvadu lokālā tīkla maršrutētāju un “Miele” mākonī.



## “Miele” lietotne\*\*

Jūsu lieliskais pavadoņis: ar “Miele” lietotni vienmēr redzat savas “Miele” mājsaimniecības iekārtas. Piemēram, vēlaties sekot gatavošanas procesam cepeškrāsnī vai uzzināt, vai mazgāšanas programma ir pabeigta? Lietotne nodrošina nepieciešamo informāciju un atvieglo ērtu un ātru apkalpošanu. Turklāt lietotne sniedz papildinformāciju un pakalpojumus jūsu “Miele” iekārtām, piemēram, “Barista-Assistant” vai receptes. Lejupielādējiet lietotni tagad!



## Integrācija viedajā mājā

Viedā māja atvieglo ikdienu un rada personalizētas sadzīves ērtības. Žalūzijas, apkure un sadzīves iekārtas sazinās savā starpā un arvien biežāk ir vadāmas ar lietotni vai balsis pavēli. Arī daudzas “Miele” iekārtas ir savienojamas tīklā. Pateicoties praktiskajai “Miele” mākoņa saskarnei, tās var ātri un vienkārši integrēt jūsu viedās mājas partneru lietojumprogrammās. Tādējādi var izbaudīt vienotā tīklā saslēgtu mājas iekārtu efektivitāti un ērtību.



## “Smart Home” integrācija

“Smart Home” atvieglo jūsu ikdienu un rada individuālas ērtības jūsu mājās. Žalūzijas, apkure un sadzīves tehnika ir savstarpēji savienotas un arvien biežāk tiek lietotas, izmantojot lietotnes vai balsis komandas. Arī daudzas “Miele” iekārtas var savienot tīklā. Pateicoties praktiskajai “Miele Cloud” saskarnei, varat tās ātri un vienkārši integrēt savā “Smart Home” aplikācijā. Tas ļauj izbaudīt visaptveroša mājas tīkla efektivitāti un ērtības.

# Sadzīves tehnikas savienošana tīklā ar "Miele@home"\*

"Miele" lietotnes produktu kopsavilkums\*\*



## Informācijas panelis

Vienmēr informēts par aktuālo stāvokli. Informācijas panelī var aplūkot visu pievienoto "Miele" iekārtu statusu.

## "MobileControl"

Vienmēr aptver visu: ar "MobileControl" varat vadīt savas iekārtas ar lietotni.

## "RemoteUpdate"


Pieejamie programmatūras atjauninājumi vienkārši tiek pārraidīti un uzstādīti attiecīgajā iekārtā – nav nepieciešams apkalpojošā tehnika apmeklējums.

## "ShopConnect"

Ātri un ērti pasūtiet tīrīšanas līdzekļus un piederumus, izmantojot lietotni.

## "Demo mode"

"Miele" lietotnes demonstrācijas režīms sniedz pirmo priekšstatu par "Miele" lietotnes priekšrocībām arī tad, ja jums vēl nav nevienas "Miele" sadzīves tehnikas, kas savienotas tīklā.



Atklājiet pārējās "Miele" lietotnes iespējas ar tīklu savienojamajām mājsaimniecības iekārtām [www.miele.lv](http://www.miele.lv).



Lejupielādējiet lietotni tagad!



\*\*\* "Miele Cie. KG" papildu digitālais piedāvājums. Visus viedos lietojumus nodrošina sistēma "Miele@home". Atkarībā no modeļa un valsts funkciju apjoms var mainīties.

\*\*\* Pieejama mobilajām gala ierīcēm (minimālās prasības skatiet lietotņu iegādes vietnes datus. Attēlotās lietotnes prognozējamā pieejamība no 2021. gada otrā pusgada.)



# To spēj tikai "Miele"

Nevainojama veļas kopšana ar sistēmu



Mūsu veļas kopšanas sistēma iekļauj visu procesu no mazgāšanas un žāvēšanas līdz pat gludināšanai. Mūsu laboratorijās pat ir izveidoti īpaši "Miele" mazgāšanas produkti, kas ir teicami piemēroti mūsu iekārtām.

## Izcils apvienojums.

"Miele" veļas mašīnas un žāvētāji ir kā radīti viens otram. Šādi katrai veļas mašīnai ir pieejams atbilstošs dizaina un aprīkojuma žāvētājs. Šādā veidā piedāvājam labākos tīrīšanas un kopšanas pakalpojumus, optimāli saudzējot jūsu tekstilijas.



## Lielisks veļas rezultāts

Vairumam tekstiliju tikai ar gludināšanu tiek radīts teicams galarezultāts, vienlaicīgi nodrošinot papildu aizsardzību ar mehānisko un termisko apstrādi. Ļoti vienkārši, ērti, ātri un efektīvi to var paveikt, izmantojot "Miele" tvaika gludināšanas sistēmu "FashionMaster" un "Miele" gludināšanas iekārtas.



## Vienkārši nevainojami rezultāti

Ne visi tirdzniecībā pieejamie mazgāšanas līdzekļi ir vienlīdz efektīvi visās veļas mašīnās. Tāpēc sadarbībā ar rūpīgi izvēlētiem piegādātājiem savās laboratorijās esam radījuši "Miele" tīrīšanas līdzekļus. Šie līdzekļi ir lieliski piemēroti "Miele" veļas mašīnām un žāvētājiem. Jau ar nelielu līdzekļa devu novērtēsiet savas "Miele" iekārtas veiktspēju, turklāt saudzēsiet apkārtējo vidi.

# Kāda veida iekārtu vēlaties?

Šeit iepazīstinām ar dažiem produktu veidiem, no kuriem varat izvēlēties, iegādājoties veļas mašīnas un žāvētājus.

## “Miele” veļas mašīnu konstrukcija



### Priekšējā ielāde

Šīs veļas mašīnas ir īpaši ērti piepildāmas un vadāmas no priekšpuses. Iekārtas ir iespējams uzstādīt dažādos veidos (kolonnā, pabūvējot utt.), tādējādi tās var daudzveidīgi izvietot.




### Veļas mašīnas ar žāvētāju

Šī iekārta apvieno augstvērtīgi aprīkotu priekšējo ielādi ar kondensācijas tipa veļas žāvētāju. Lieliski piemērota cilvēkiem ar augstām prasībām, bet ierobežotu vietu.







“Miele” žāvēšanas sistēmas  
Mūsdienīgākais veļas saudzēšanas veids.



#### **Veļas žāvētājs ar siltumsūkni**

Ar “Miele” veļa tiek žāvēta vissaudzīgāk un ekonomiskāk nekā jebkad. Jo modernie “Miele” veļas žāvētāji ar siltumsūkni izceļas ar augstu energoefektivitāti un labāko sniegumu. Šādā veidā savu apģērbu varat žāvēt tikpat ērti un elastīgi kā ar parastu kondensācijas tipa veļas žāvētāju, bet ar 50 % enerģijas ietaupījumu. Turklāt siltumsūkņu tehnoloģijas zemās temperatūras vienlaicīgi saudzē veļas vērtīgās šķiedras. Tādēļ žāvētājā bez raizēm droši var ievietot arī jutīgas tekstilijas.



# Kā vēlaties uzstādīt savu iekārtu?

Šeit piedāvājam uzstādīšanas variantus, no kuriem varat izvēlēties, iegādājoties kombinēto veļas mašīnu ar žāvētāju.

## Veļas mašīnas un žāvētāja kolonna

Ja nepietiek vietas iekārtu uzstādīšanai blakus, gandrīz visas "Miele" veļas mašīnas un žāvētājus var kompakti uzstādīt kolonnā. Šādā gadījumā veļas mašīnai vienmēr ir jāatrodas apakšā.

Kolonnas uzstādīšanai īpaši piemērotas ir "WhiteEdition" dizaina līnijas ierīces. Šīs līnijas žāvētājiem durvju atvērumu ir iespējams mainīt tā, lai abu ierīču durvis vērtos vienā virzienā.

Stabilai savienošanai "Miele" piedāvā dažādus savienošanas komplektus. Dažas iekārtas, piemēram, WTV 512, ir aprīkotas ar praktisku atvilktni. Šeit var uzglabāt, piemēram, piederumus, vai uzlikt veļas grozu, lai atvieglotu veļas ievietošanu žāvētājā un izņemšanu no tā.

Papildinformācija ir pieejama nodaļā "Veļas kopšanas iekārtu piederumi", sākot ar 55. lpp.



## Uzstādīšana blakus citai iekārtai

"Miele" veļas mašīnas un veļas žāvētāji lieliski sader gan tehniski, gan vizuāli. Tādējādi varat abas iekārtas uzstādīt blakus un tikko izmazgāto veļu ērti ielikt žāvētājā.



## Uzstādīšana ar pamatni

Ar pamatni (WTS 510) iekārtu var paaugstināt par aptuveni 30 cm un tādējādi novietot to ērtā darba augstumā. Lietošana tādējādi kļūst ergonomiska un vēl ērtāka. Vienlaikus pamatnē ir vieta, piemēram, mazgāšanas līdzekļu vai veļas maisa glabāšanai, lai viss ātri būtu pie rokas un tikpat ātri visu atkal varētu sakopt.



## Iebīdāma zem darba virsmas

Visas "Miele" iekārtas ar priekšējo ielādi var iebīdīt zem darba virsmas, ja nišas augstums ir vismaz 85 cm. Iekārtas vāks šajā gadījumā netiek noņemts. Īpaši labi piemērotas ir W1 "ChromeEdition" iekārtas ar taisnu paneli.



## Pabūvējamas

"Miele" "ChromeEdition" iekārtas ar taisnu paneli var pabūvēt pat tad, ja iebūvēšanas augstums zem darba virsmas ir no 82 līdz 85 cm. Šajā gadījumā iekārtas vāks tiek aizstāts ar pabūvēšanas komplektu (piemēram, UBS W1/G vai UBS T1/G).

# Miele

T1


Eco & Steam & 9kg

Passion



# Abas dizaina līnijas

W1 un T1



Ar "Miele" jums nebūs jāizvēlas starp labāko tehniku un skaistāko izskatu. Iekārtas klase un aprīkojums tagad ir pieejami divās dizaina līnijās: "ChromeEdition" un "WhiteEdition".



## "ChromeEdition"

Klasiska iekārtas konstrukcija ar hromētu, grafiņa pelēku vai baltu durvju apli atkarībā no modeļa. Var izvēlēties iekārtas ar taisnu vai ergonomiski slīpu paneli.



## "WhiteEdition"

Svaigas vēsmas veļas mazgāšanas dizainā: atkarībā no modeļa dizaina durvis ir baltā, melnā vai alumīnija sudrabetā krāsā.

# Kādai ierīces vadībai dodat priekšroku?

## Vadība ar pirksta pieskārienu "M Touch"

Ar novatorisko veļas mašīnu un žāvētāju skāriendisplayu var ātri sasniegt mērķi: vadība ir vienkārša un pašsaprotama. Iekārtas iestatījumus tāpat kā viedtālrunī veic ar pieskārienu, pavilkšanu ar pirkstu un ritināšanu augstas izšķirtspējas TFT displejā. Galvenais displejs ar baltu tekstu un simboliem uz melna fona nodrošina teicamu informācijas redzamību. Ja sistēma to atbalsta, norādījumi lietotājiem tiek izcelti un rādīti krāsaini.



### "M Touch"

Vienkārša izvēle ar pieskārienu, pavilkšanu ar pirkstu un ritināšanu.



Taimera iestatīšana ar vadības veltnīti



Nolaižamā izvēle papildinformācijas rādīšanai un citu funkciju aktivizēšanai



## Citas individuālas vadības koncepcijas

“Miele” veļas mašīnu un žāvētāju vadības koncepcija ir loģiska un intuitīva: ērts grozāmais regulators mazgāšanas un žāvēšanas programmām, pārskatāmi izvietoti sensoru taustiņi papildfunkcijām. Praksē visbiežāk lietotie iestatījumi jau ir iestatīti rūpnīcā. Programmas izpildi var sākt ātri un vienkārši.

Dažādu klašu “Miele” iekārtām ir dažādas vadības koncepcijas, taču tām visām ir vienots dizains. Tādējādi varat veļas mašīnas un žāvētājus, kas pieder dažādām “Miele” iekārtu klasēm, vizuāli lieliski kombinēt.



### “ComfortSensor”

Ātri un intuitīvi: 1 rindas displejs, tieša funkciju izvēle ar skārientaustiņiem.



### “DirectSensor”

Vienkārša skārienvadība: papildfunkciju izvēle ar skārientaustiņiem.



### “EasyControl”

Vienkārša izvēle: papildfunkcijas var izvēlēties, pārslēdzot ar skārientaustiņu.

# Videi draudzīga veļas kopšana

## Efektivitāte un ilgtspēja


Ilgtspējīga rīcība un efektīvu produktu izstrāde ir "Miele" tradīcija jau vairāk nekā 120 gadus. Pateicoties apzinātai materiālu izvēlei, "Miele" iekārtas cita starpā izceļas ar savu ilgo kalpošanas laiku un ļoti augsto pārstrādājamību.

### Tik draudzīga videi var būt žāvēšana

Visi jaunās paaudzes T1 žāvētāji ir aprīkoti ar energoefektīvo siltumsūkņa tehnoloģiju un atbilst vismaz energoefektivitātes klasei A++. Ar "EcoSpeed" veļa tiek žāvēta vēl ātrāk ar vislabāko energoefektivitātes klasi A+++ . Pamatā tam ir jauns siltumsūkņa bloks, kas ir ļoti efektīvs arī resursu taupīšanas nolūkā. Daudzas plastmasas detaļas tiek izgatavotas, izmantojot novatoriskus ražošanas procesus. Tādējādi ražošanas laikā tiek ietaupīts līdz pat 30 % materiāla. Turklāt tiek izmantota plastmasa no pārstrādātiem materiāliem, kas ir būtisks ieguldījums, lai nepieļautu plastmasas atkritumu radīšanu. Papildus tam vairums žāvētāju darbojas ar dabisko aukstumaģentu R290, kas ir pilnībā brīvs no fluorogļūdeņražiem un tādējādi līdz minimumam samazina siltumnīcefektu.

### Vēl vairāk ilgtspējības mazgāšanā

Jau šodien daudzas "Miele" veļas mašīnas sasniedz augstāko energoefektivitātes klasi A saskaņā ar jauno enerģijas marķējumu un tādējādi ir īpaši ekoloģiskas. Tomēr mūsu ierīces nav tikai ekonomiskas uz etiķetes. Visas "Miele" veļas mašīnas ir aprīkotas ar inteligento automātisko daudzuma noteikšanu. Tā analizē aktuālo ielādi un izmanto tikai nepieciešamo ūdens un strāvas daudzumu. Ar funkciju "EcoFeedback" saņemat precīzu ziņojumu par savas iekārtas strāvas un ūdens patēriņu.



### Jaunais ES enerģijas marķējums veļas mašīnām un žāvētājiem no 2021. gada marta

Ar savām jaunajām direktīvām ES izvirza uzdevumu vēl vairāk mazināt enerģijas patēriņu Eiropā un tādējādi līdzdarboties apkārtējās vides saudzēšanā. Turklāt apjomu maiņa nodrošina patērētājiem un patērētājiem labāku izstrādājumu pārskatāmību un izvērtēšanu.

### Svarīgāko izmaiņu pārskats

Jaunās juridiskās prasības un energoklašu robežvērtību izmaiņas rada jaunu iekārtu iedalījumu energoefektivitātes klasēs.

Atsakoties no energoefektivitātes "plus" klasēm, piemēram, A+++ , un ieviešot jauno klasifikāciju no A līdz G, tiek nodrošināta labāka ierīču salīdzināmība.

No 2021. gada 1. marta plašāka informācija par iekārtu ir pieejama, izmantojot kvadrāt kodu, kas ļauj piekļūt ES datubāzei (EPREL).





## Siltais ūdens

“Miele” veļas mašīnai WWV 980 WPS ir papildu pieslēgums siltajam, akas vai lietus ūdenim. Ar to varat ietaupīt elektroenerģiju, piemēram, ja ūdens tiek uzsildīts ar solāro tehniku. Varat izmantot arī akas vai lietus ūdeni. Tādējādi taupīsiet vērtīgo dzeramo ūdeni. Tas saudzēs ne tikai vidi, bet arī maciņu.



Iegādājoties veļas mašīnu ar  
“TwinDos®”, bez maksas saņemat  
4 “UltraPhase” 1 un  
3 “UltraPhase” 2 kasetnes\*\*.

– tas atbilst 97.5 eiro vērtībai un ietaupa mazgāša-  
nas līdzekļa izmaksas vairāk nekā pusgadam\*\*\*



Daudziem veļas mašīnu modeļiem ar  
“CapDosing” iegādes komplektācijā ir  
iekļautas pat 3 bezmaksas kapsulas.

# Kādas komforta pazīmes vēlaties?

“Miele” veļas mašīnu produktu kopsavilkums\*

## **Ekskluzīvi Miele** Automātiska mazgāšanas līdzekļu dozēšana

### “TwinDos®”<sup>1)</sup>

Labākā šķidro mazgāšanas līdzekļu sistēma, nospiežot taustiņu.

Automātiskā dozēšana ar “TwinDos®” ir ne tikai praktiska, bet vienlaicīgi garantē nevainojamu tīrību: ar “UltraPhase” 1 un 2 iekārta kļūst par vislabāko mazgāšanas sistēmu ar šķidro mazgāšanas līdzekli. “TwinDos®” dozē “UltraPhase” 1 un 2 vienmēr optimālajā mazgāšanas procesa brīdī un tādējādi sasniedz visaugstāko mazgāšanas iedarbību. Turklāt “TwinDos®” dozē tik precīzi, ka var ietaupīt līdz 30 % mazgāšanas līdzekļa, salīdzinot ar manuālo dozēšanu.



## **Ekskluzīvi Miele** “PowerWash”

Maksimāla mazgāšanas jauda un ātrums kombinācijā ar augstāko energoefektivitāti lielam un mazam veļas daudzumam.

## **Ekskluzīvi Miele** “SingleWash”

Efektīvs risinājums atsevišķiem gabaliem: izmazgājiet iecienīto blūzi tik ātri, taupīgi un saudzīgi kā vēl nekad.




## **Ekskluzīvi Miele** “CapDosing”<sup>2)</sup>

Vienkārši un ilgtspējīgi: ar “CapDosing” īpašo mazgāšanas līdzekli, mīkstinātāju un piedevas vienmēr dozē optimāli.



## “SteamCare”<sup>3)</sup>

Maksimāla lietošanas daudzveidība: ar “SteamCare” varat vienkārši atsvaidzināt un izgludināt iecienītāko apģērbu.



## Virusu higiēna zelta līmenī

Higiēniski tīri: pateicoties “TwinDos®” un “PowerWash”, tiek droši likvidēti vairāk kā 99,9 %<sup>4)</sup> tādu vīrusu kā koronavīrusus.

\* Atkarībā no modeļa

\*\* Viena “UltraPhase 1” kasetne un viena “UltraPhase 2” kasetne ir iekļauta iekārtas piegādes komplektācijā, pārējās kasetnes saņemsiet, izmantojot pievienoto kuponu.

\*\*\* Aprēķina pamats: 28 nedēļas un 5 mazgāšanas reizes nedēļā

<sup>1)</sup> TwinDos® patents EP 2 784 205

<sup>2)</sup> “CapDosing” patents EP 2 365 120

<sup>3)</sup> “SteamCare” patents EP 2 006 432

<sup>4)</sup> Zinātniski ir izpētījusi Albštates-Zigmāringenes (Albstadt-Sigmaringen) Augstskola un Integratīvās higiēnas un viroloģijas institūts – “InFluenc H” – ir piešķīris zelta atzīmi. Attiecas uz visiem modeļiem ar “TwinDos” un “PowerWash” programmā “Baumwolle Hygiene 60 °C” un papildiespēju “AllergoWash”. Metodes apraksts ir pieejams saitē: [www.miele.com/wa-c](http://www.miele.com/wa-c).

# Kāda ir katras ikonas nozīme?

Visi priekšējās ielādes veļas mašīnu simboli vienuviet

## Energoefektivitātes klase

Parāda iekārtas energoefektivitātes klasi.



Tiek parādītas energoefektivitātes klases no A+++ līdz G.

## Saudzējošā tvertne ar ielādes daudzumu

Parāda saudzējošo tvertni un tās ielādes daudzumu.



Saudzējošā tvertne ar 1–9 kg ielādes daudzumu.

## Dozēšanas sistēma

Parāda, kāda automātiskā dozēšanas sistēma ir iekārtai.



Labākie tīrīšanas rezultāti, pateicoties “Miele” 2 fāžu sistēmai un ērtai dozēšanai.

## “PowerWash”

Parāda, vai iekārta ir aprīkota ar “PowerWash” mazgāšanas tehnoloģiju.



“Miele” mazgāšanas tehnoloģija apvieno labāko mazgāšanas jaudu un īsu programmu izpildes ilgumu ar augstu energoefektivitāti.

## “CapDosing”<sup>1)</sup>

Parāda, vai iekārta ir aprīkota ar “CapDosing”.



Dozējiet īpašo mazgāšanas līdzekli, mīkstinātāju un piedevu vienkārši ar porciju kapsulām.

## Nogrudināšanas funkcijas


Parāda, kādas nogrudināšanas funkcijas ir iekārtai.



50 % mazāk gludināšanas – maksimāla lietošanas daudzveidība: pēc mazgāšanas programmas vai kā atsevišķa nogrudināšanas programma.

# Priekšējās ielādes mašīnas



## Produkta pārskats



Virsraksts	Veids/pārdošanas apzīmējums	WCA030 WCS Active	WCA030 WPS Active	WCR 870 WPS PWash 2,0 & TDos XL & WiFi	WCR 890 WPS PWash 2,0 & TDos XL & WiFi & Steam
<b>Konstrukcija</b>					
Uzstādāma kolonnā		•	•	•	•
Iebīdāma zem darba virsmas		•	•	•	•
Iespējams pabūvēt zem darba virsmas		-	-	-	-
Durvju vēršanās virziens		labajā pusē	labajā pusē	labajā pusē	labajā pusē
<b>Izgriešana</b>					
Maks. izgriešanas apgriezību skaits		1400	1400	1600	1600
<b>Dizains</b>					
Durvju dizains		-	-	-	-
Paneļa veids		-	-	-	-
Displejs		"EasySensor" dzeltens	"EasySensor" dzeltens	"MTouch"	"MTouch"
<b>Lietošanas ērtums</b>					
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"		-	-	•	•
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h		•	•	•	•
Diennakts laika rādījums		-	-	•	•
Tvertnes apgaismojums		-	-	-	-
"MultiLingua"		-	-	•	•
"AddLoad"		•	•	•	•
<b>Efektivitāte un ilgtspēja</b>					
Izgriešanas efektivitātes klase		B	B	A	A
Skaņas emisija, dB		72	72	68	68
Siltā ūdens pieslēgums		-	-	-	-
"EcoFeedback"		-	-	•	•
"ProfiEco" motors		•	•	•	•
<b>Mazgāšanas programmas</b>					
"QuickPowerWash"		-	-	•	•
Virskrekli un blūzes		-	-	•	•
Zīds (mazgāšana ar rokām)		-	-	•	•
Vilna (mazgāšana ar rokām)		•	•	•	•
Ekspresprogramma 20		•	•	•	•
Virsdrebes		•	•	•	•
Impregnešana		•	•	•	•
Sporta apģērbi		-	-	•	•
Dūnu segas		-	-	•	•
Dūnas		-	-	•	•
Kokvilnas higiēniskā žāvēšana		-	-	•	•
<b>Papildfunkcijas</b>					
"SingleWash"		-	-	•	•
Īss		•	•	•	•
Mērcēšana		•	•	•	•
Priekšmazgāšana		-	-	•	•
Īpaši klusi		-	-	•	•
Priekšgludināšana		-	-	•	•
"AllergoWash"		-	-	•	•
<b>Drošība</b>					
Ūdens drošības sistēma		Ūdens kontroles sistēma	Ūdensdroša sistēma	Ūdensdroša sistēma	Ūdensdroša sistēma
Bloķēšana bērnu drošībai		-	-	•	•
<b>Tehniskie parametri</b>					
Izmēri (H x W x D) mm		850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636
Iekārtas dziļums ar atvērtām durvīm, mm		1054	1054	1054	1054
Iekārtas dziļ. bez durvīm, mm		600	600	600	600
<b>Komplektā iekļautie piederumi</b>					
3 kapsulas		-	-	•	•
"UltraPhase" 1+2		-	-	•	•
Kupons "Miele" mazgāšanas līdzeklim		-	-	-	-
Kupons UltraPhase kārtīdžiem		-	-	•	•
<b>Paneļa krāsa</b>					
Lotosa balta		•	•	•	•

# Priekšējās ielādes mašīnas


## Produkta pārskats



Virsraksts	WED 135 WPS 8kg	WED174 WCS 9kg	WEF674 WCS TDos&8kg	WEG 675 WPS TDos & 9kg
<b>Veids/pārdošanas apzīmējums</b>				
<b>Konstrukcija</b>				
Uzstādāma kolonnā	•	•	•	•
Iebīdāma zem darba virsmas	•	•	•	•
Iespējams pabūvēt zem darba virsmas	-	-	-	-
Durvju vēršanās virziens	labajā pusē	labajā pusē	labajā pusē	labajā pusē
<b>Izgriešana</b>				
Maks. izgriešanas apgriezību skaits	1400	1400	1600	1400
<b>Dizains</b>				
Durvju dizains	-	-	-	-
Paneļa veids	-	-	-	-
Displejs	"DirectSensor" balts, 7 segm.	"DirectSensor" balts, 7 segm.	"DirectSensor" balts, 7 segm.	"ComfortSensor" balts, 1 rinda
<b>Lietošanas ērtums</b>				
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	-	•	•	•
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h	•	•	•	•
Diennakts laika rādījums	-	-	-	-
Tvertnes apgaismojums	-	-	-	-
"MultiLingua"	-	-	-	•
"AddLoad"	•	•	•	•
<b>Efektivitāte un ilgtspēja</b>				
Izgriešanas efektivitātes klase	B	B	A	B
Skaņas emisija, dB	70	70	69	68
Siltā ūdens pieslēgums	-	-	-	-
"EcoFeedback"	-	-	-	-
"ProfiEco" motors	•	•	•	•
<b>Mazgāšanas programmas</b>				
"QuickPowerWash"	-	-	-	-
Virskrekli un blūzes	•	•	•	•
Zīds (mazgāšana ar rokām)	-	-	-	•
Vilna (mazgāšana ar rokām)	•	•	•	•
Ekspresprogramma 20	•	•	•	•
Virsdrebes	-	•	-	•
Impregnešana	•	•	•	•
Sporta apģērbi	-	-	-	•
Dūnu segas	-	-	-	-
Dūnas	-	-	-	-
Kokvilnas higiēniskā žāvēšana	-	-	-	-
<b>Papildfunkcijas</b>				
"SingleWash"	-	-	-	-
Īss	•	•	•	•
Mērcēšana	-	-	-	•
Priekšmazgāšana	•	•	-	•
Īpaši klusi	-	-	-	•
Priekšgludināšana	•	•	•	•
"AllergoWash"	-	-	-	•
<b>Drošība</b>				
Ūdens drošības sistēma	Ūdensdroša sistēma	Ūdens kontroles sistēma	Ūdens kontroles sistēma	Ūdensdroša sistēma
Bloķēšana bērnu drošībai	-	-	-	•
<b>Tehniskie parametri</b>				
Izmēri (H x W x D) mm	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636
Iekārtas dziļums ar atvērtām durvīm, mm	1054	1054	1054	1054
Iekārtas dziļ. bez durvīm, mm	600	600	600	600
<b>Komplektā iekļautie piederumi</b>				
3 kapsulas	-	-	•	•
"UltraPhase" 1+2	-	-	•	•
Kupons "Miele" mazgāšanas līdzeklim	-	-	-	-
Kupons UltraPhase kārtīdžiem	-	-	•	•
<b>Paneļa krāsa</b>				
Lotosa balta	•	•	•	•

# Priekšējās ielādes mašīnas




## Produkta pārskats



Virsraksts	WEI 875 WCS PWash & TDos & 9kg	WSD164 WCS 9kg	WSF664 WCS TDos&8kg	WWD 320 WCS PWash & 8kg
<b>Veids/pārdošanas apzīmējums</b>				
<b>Konstrukcija</b>				
Uzstādāma kolonnā	•	•	•	•
Iebīdāma zem darba virsmas	•	•	•	•
Iespējams pabūvēt zem darba virsmas	-	-	-	-
Durvju vēršanās virziens	labajā pusē	labajā pusē	labajā pusē	labajā pusē
<b>Izgriešana</b>				
Maks. izgriešanas apgriezību skaits	1600	1400	1600	1400
<b>Dizains</b>				
Durvju dizains	-	-	-	-
Paneļa veids	-	-	-	-
Displejs	"ComfortSensor" balts, 1 rinda	"DirectSensor" dzelt., 7 segm.	"DirectSensor" balts, 7 segm.	"DirectSensor" dzelt., 7 segm.
<b>Lietošanas ērtums</b>				
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•	•	•	-
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h	•	•	•	•
Diennakts laika rādījums	-	-	-	-
Tvertnes apgaismojums	-	-	-	-
"MultiLingua"	•	-	-	-
"AddLoad"	•	•	•	•
<b>Efektivitāte un ilgtspēja</b>				
Izgriešanas efektivitātes klase	A	B	A	B
Skaņas emisija, dB	68	70	69	70
Siltā ūdens pieslēgums	-	-	-	-
"EcoFeedback"	•	-	-	-
"ProfiEco" motors	•	•	•	•
<b>Mazgāšanas programmas</b>				
"QuickPowerWash"	•	-	-	•
Virskrekli un blūzes	•	•	•	•
Zīds (mazgāšana ar rokām)	•	-	-	-
Vilna (mazgāšana ar rokām)	•	•	•	•
Ekspresprogramma 20	•	•	•	•
Virsdrebes	•	-	-	-
Impregnešana	•	•	•	•
Sporta apģērbi	•	-	-	-
Dūnu segas	•	-	-	-
Dūnas	•	-	-	-
Kokvilnas higiēniskā žāvēšana	•	-	-	-
<b>Papildfunkcijas</b>				
"SingleWash"	•	-	-	-
Īss	•	•	•	•
Mērcēšana	•	-	-	-
Priekšmazgāšana	•	•	-	•
Īpaši klusi	•	-	-	-
Priekšgludināšana	•	•	•	•
"AllergoWash"	•	-	-	-
<b>Drošība</b>				
Ūdens drošības sistēma	Ūdensdroša sistēma	Ūdens kontroles sistēma	Ūdens kontroles sistēma	Ūdens kontroles sistēma
Bloķēšana bērnu drošībai	•	-	-	-
<b>Tehniskie parametri</b>				
Izmēri (H x W x D) mm	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643
Iekārtas dziļums ar atvērtām durvīm, mm	1054	1054	1077	1077
Iekārtas dziļ. bez durvīm, mm	600	-	-	-
<b>Komplektā iekļautie piederumi</b>				
3 kapsulas	•	-	•	-
"UltraPhase" 1+2	•	-	•	-
Kupons "Miele" mazgāšanas līdzeklim	-	-	-	-
Kupons UltraPhase kārtīdžiem	•	-	•	-
<b>Paneļa krāsa</b>				
Lotosa balta	•	•	•	•

# Priekšējās ielādes mašīnas

## Produkta pārskats




Virsraksts	Veids/pārdošanas apzīmējums	WWD 660 WCS TDoS & 8kg	WWD120 WCS 8kg	WWD164 WCS 9kg	WWF664 WCS TDoS&8kg
<b>Konstrukcija</b>					
Uzstādāma kolonnā		•	•	•	•
Iebīdāma zem darba virsmas		•	•	•	•
Iespējams pabūvēt zem darba virsmas		-	-	-	-
Durvju vēršanās virziens		labajā pusē	labajā pusē	labajā pusē	labajā pusē
<b>Izgriešana</b>					
Maks. izgriešanas apgriezību skaits		1400	1400	1400	1600
<b>Dizains</b>					
Durvju dizains		-	-	-	-
Paneļa veids		-	-	-	-
Displejs		"DirectSensor" dzelt., 7 segm.	"DirectSensor" dzelt., 7 segm.	"DirectSensor" dzelt., 7 segm.	"DirectSensor" balts, 7 segm.
<b>Lietošanas ērtums</b>					
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"		•	-	•	•
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h		•	•	•	•
Diennakts laika rādījums		-	-	-	-
Tvertnes apgaismojums		-	-	-	-
"MultiLingua"		-	-	-	-
"AddLoad"		•	•	•	•
<b>Efektivitāte un ilgtspēja</b>					
Izgriešanas efektivitātes klase		B	B	B	A
Skaņas emisija, dB		70	70	70	69
Siltā ūdens pieslēgums		-	-	-	-
"EcoFeedback"		-	-	-	-
"ProfiEco" motors		•	•	•	•
<b>Mazgāšanas programmas</b>					
"QuickPowerWash"		-	-	-	-
Virskrekli un blūzes		•	•	•	•
Zīds (mazgāšana ar rokām)		-	-	-	-
Vilna (mazgāšana ar rokām)		•	•	•	•
Ekspresprogramma 20		•	•	•	•
Virsdrebes		-	-	-	-
Impregnešana		•	•	•	•
Sporta apģērbi		-	-	-	-
Dūnu segas		-	-	-	-
Dūnas		-	-	-	-
Kokvilnas higiēniskā žāvēšana		-	-	-	-
<b>Papildfunkcijas</b>					
"SingleWash"		-	-	-	-
Īss		•	•	•	•
Mērcēšana		-	-	-	-
Priekšmazgāšana		-	•	•	-
Īpaši klusi		-	-	-	-
Priekšgludināšana		•	•	•	•
"AllergoWash"		-	-	-	-
<b>Drošība</b>					
Ūdens drošības sistēma		Ūdens kontroles sistēma	Ūdens kontroles sistēma	Ūdens kontroles sistēma	Ūdens kontroles sistēma
Bloķēšana bērnu drošībai		-	-	-	-
<b>Tehniskie parametri</b>					
Izmēri (H x W x D) mm		850 x 596 x 643	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643
Iekārtas dziļums ar atvērtām durvīm, mm		1077	1077	1077	1077
Iekārtas dziļ. bez durvīm, mm		-	-	-	-
<b>Komplektā iekļautie piederumi</b>					
3 kapsulas		-	-	-	•
"UltraPhase" 1+2		•	-	-	•
Kupons "Miele" mazgāšanas līdzeklim		-	-	-	-
Kupons UltraPhase kārtidzīem		•	-	-	•
<b>Paneļa krāsa</b>					
Lotosa balta		•	•	•	•



# Priekšējās ielādes mašīnas

## Produkta pārskats



Virsraksts Veids/pārdošanas apzīmējums	WWG 660 WCS TDos & 9kg	WWI 860 WPS PWash & TDos & 9kg	WWV 980 WPS Passion
<b>Konstrukcija</b>			
Uzstādāma kolonnā	•	•	•
Iebīdāma zem darba virsmas	•	•	•
Iespējams pabūvēt zem darba virsmas	–	–	–
Durvju vēršanās virziens	labajā pusē	labajā pusē	labajā pusē
<b>Izgriešana</b>			
Maks. izgriešanas apgriezību skaits	1400	1600	1600
<b>Dizains</b>			
Durvju dizains	–	–	–
Paneļa veids	–	–	–
Displejs	"ComfortSensor" balts, 1 rinda	"ComfortSensor" balts, 1 rinda	"MTouch"
<b>Lietošanas ērtums</b>			
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•	•	•
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h	•	•	•
Diennakts laika rādījums	–	–	•
Tvertnes apgaismojums	–	–	–
"MultiLingua"	•	•	•
"AddLoad"	•	•	•
<b>Efektivitāte un ilgtspēja</b>			
Izgriešanas efektivitātes klase	B	A	A
Skaņas emisija, dB	68	68	67
Siltā ūdens pieslēgums	–	–	•
"EcoFeedback"	–	•	•
"ProfiEco" motors	•	•	•
<b>Mazgāšanas programmas</b>			
"QuickPowerWash"	–	•	•
Virskrekli un blūzes	•	•	•
Zīds (mazgāšana ar rokām)	•	•	•
Vilna (mazgāšana ar rokām)	•	•	•
Ekspresprogramma 20	•	•	•
Virsdrēbes	•	•	•
Impregnešana	•	•	•
Sporta apģērbi	•	•	•
Dūnu segas	–	•	•
Dūnas	–	•	•
Kokvilnas higiēniskā žāvēšana	–	•	•
<b>Papildfunkcijas</b>			
"SingleWash"	–	•	•
Īss	•	•	•
Mērcēšana	•	•	•
Priekšmazgāšana	•	•	•
Īpaši klusi	•	•	•
Priekšgludināšana	•	•	•
"AllergoWash"	•	•	•
<b>Drošība</b>			
Ūdens drošības sistēma	Ūdens kontroles sistēma	Ūdensdroša sistēma	Ūdensdroša sistēma
Bloķēšana bērnu drošībai	•	•	•
<b>Tehniskie parametri</b>			
Izmēri (H x W x D) mm	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643
Iekārtas dziļums ar atvērtām durvīm, mm	1077	1077	1077
Iekārtas dziļ. bez durvīm, mm	–	–	–
<b>Komplektā iekļautie piederumi</b>			
3 kapsulas	•	•	•
"UltraPhase" 1+2	•	•	•
Kupons "Miele" mazgāšanas līdzeklim	–	–	–
Kupons UltraPhase kārtīdžiem	•	•	•
<b>Paneļa krāsa</b>			
Lotosa balta	•	•	•



# Kādas komforta pazīmes vēlaties?

## “Miele” žāvētāju produktu kopsavilkums

### **Ekskluzīvi Miele** “EcoDry” tehnoloģija

“Miele” “EcoDry” tehnoloģija ilgtermiņā garantē zemu elektroenerģijas patēriņu un īsus žāvēšanas laikus. Efektīvi apvienojot patentēto<sup>1)</sup> “Miele” filtru sistēmu ar bezapkopes siltummaini, tiek panākts, ka pūkas nevar aizsprostot siltummaini un laika gaitā mazināt iekārtas veiktspēju.

“Miele” siltumsūkņa tipa veļas žāvētāji ar “EcoDry” darbojas nemainīgi ekonomiski visa iekārtas darbmuža laikā.



### **Ekskluzīvi Miele** “FragranceDos”<sup>2)</sup>

Svaigums visām maņām: ar “Miele” veļa kļūst ne tikai īpaši mīksta, bet arī lieliski smaržo.



### **Bezapkopes siltummainis**

Labi pasargāts: filtrs aizsargā siltummaini, tāpēc nav nepieciešama tā tīrīšana.



### **“EcoSpeed”**

Dubults ieguvums: ar “EcoSpeed” veļa izžūst līdz pat 20 minūtēm ātrāk<sup>3)</sup> un ar labāku energoefektivitāti



### **“DryCare 40”**

Saudzējoša veļas mazgāšana: ar “Dry-Care 40” var žāvēt gandrīz visu, ko var mazgāt 40 °C<sup>4)</sup>. Tas taupa laiku.



### **“SteamFinish”**

Mazāk gludināšanas, vairāk svaiguma: tekstilizstrādājumi jau žāvētājā tiek redzami izgludināti un atsvaidzināti.

\* Atkarībā no modeļa

<sup>1)</sup> Patents EP 2 107 155

<sup>1)</sup> Patents EP 2 431 516

<sup>3)</sup> Salīdzinot ar “Miele” žāvētājiem bez “EcoSpeed” ar tādu pašu ielādes daudzumu un energoefektivitātes klasi. Pārbaudīts programmā “Baumwolle” ar pilnu ielādes daudzumu.

<sup>4)</sup> Nav piemērots vilnai vai zīdam.

# Kāda ir katras ikonas nozīme?

Visi žāvētāja simboli vienuviet

## Energoefektivitāte

Parāda iekārtas energoefektivitāti.



Tiek parādītas energoefektivitātes klases no A+++ līdz C.

## Tvertnes veids / ielādes daudzums

Parāda tvertnes veidu un tās ielādes daudzumu.



Saudzējošā tvertne<sup>1)</sup> ar 1–9 kg ielādes daudzumu.

## “EcoDry”

Parāda, vai iekārta ir aprīkota ar “EcoDry” tehnoloģiju.



Vienmērīgi ekonomiska filtrēšanas sistēma un bezapko-  
pes siltummainis uztur konstanti zemu enerģijas patēriņu  
un darbības ilgumu.

## “EcoSpeed”

Parāda, vai iekārta ir aprīkota ar “EcoSpeed”.



Līdz pat 40 minūtēm ātrāk sauss<sup>1)</sup>, saglabājot labāko  
energoefektivitāti.

## “FragranceDos”<sup>2)</sup>

Parāda, vai iekārta ir piemērota smaržu flakonu  
izmantošanai.



Svaigums visām maņām: ar “Miele” veļa kļūs ne tikai īpaši  
mīksta, bet arī burvīgi smaržojoša.



Smaržīga veļa, ja to vēlaties: izvēlieties vienu no divām  
smaržām.

## Nogrudināšanas funkcijas

Parāda, kādas nogrudināšanas funkcijas ir iekārtai.



Mazāk jāgludina: ūdens tvaiks un siltums nogrudina  
tekstilizstrādājumus jau veļas žāvētājā.

\* Ekonomiskāks salīdzinājumā ar energoefektivitātes klases A+++ robežvērtību (24)

<sup>1)</sup> Salīdzinot ar “Miele” žāvētājiem bez “EcoSpeed” ar tādu pašu ielādes daudzumu un energoefektivitātes klasi.

<sup>2)</sup> Patents EP 2 431 516

# Veļas žāvētājs ar siltumsūkni

## Produkta pārskats



Virsraksts	TCA230WP Active	TCC230WP 8kg	TCC570WP EcoSpeed&8kg	TCF760WP EcoSpeed&8kg
<b>Veids/pārdošanas apzīmējums</b>	TCA230WP Active	TCC230WP 8kg	TCC570WP EcoSpeed&8kg	TCF760WP EcoSpeed&8kg
<b>Konstrukcija</b>				
Uzstādāma kolonnā	•	•	•	•
Iebīdāma zem darba virsmas	•	•	•	•
Iespējams pabūvēt zem darba virsmas	-	-	-	•
Durvju vēršanās virziens	kreisajā pusē	kreisajā pusē	kreisajā pusē	kreisajā pusē
<b>Dizains</b>				
Durvju dizains	-	-	-	-
Paneļa veids	-	-	-	-
Displejs	"EasySensor" dzeltens	"DirectSensor" dzelt., 7 segm.	"DirectSensor" dzelt., 7 segm.	"DirectSensor" balts, 7 segm.
<b>Žāvēšanas rezultāts</b>				
Precīza žāvēšana "PerfectDry"	•	•	•	•
Vieda tvertnes griešanās virziena maiņa	•	•	•	•
<b>Veļas saudzēšana</b>				
"SilenceDrum"	-	-	-	-
<b>Lietošanas ērtums</b>				
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	-	-	•	•
"Wash2Dry"	-	-	•	•
Ieslēgšanas laika atlikšana līdz 24 h	•	•	•	•
Diennakts laika rādījums	-	-	-	-
Tvertnes apgaismojums	-	-	-	-
"MultiLingua"	-	-	-	-
Iebūvēta ūdens kondensāta izvade	•	•	•	•
"AddLoad"	•	•	•	•
<b>Efektivitāte un ilgtspēja</b>				
Geräuschwert in db	66	66	66	66
Kondensācijas efektivitātes klase	A	A	A	A
"EcoFeedback"	-	-	-	-
Bezapkopes siltummainis	•	•	•	•
"ProfiEco" motors	-	•	•	•
<b>Žāvēšanas programmas</b>				
Virskrekli un blūzes	•	•	•	•
Zīda pēcapstrāde	-	-	-	-
Vilnas pēcapstrāde	•	•	•	•
Ekspresprogramma	•	•	•	•
Virsdrēbes	-	-	-	-
Impregnēšana	•	•	•	•
Sporta apģērbi	-	-	-	-
Kokvilnas higiēniskā žāvēšana	-	-	-	-
Priekšgludināšana	•	•	-	-
Gultas veļa	•	•	•	•
Apstrāde ar tvaiku	-	-	-	-
<b>Papildfunkcijas</b>				
Aizsardzība pret burzīšanos	•	•	•	•
Zummers	-	-	-	•
"Quick"	-	-	-	-
"DryCare 40"	-	-	-	•
"PowerFresh"	-	-	-	-
<b>Tehniskie parametri</b>				
Izmēri (H x W x D) mm	850 x 596 x 640	850 x 596 x 640	850 x 596 x 640	850 x 596 x 636
Iekārtas dziļums ar atvērtām durvīm, mm	1054	1054	1054	1054
Aukstumaģenta veids	R290	R290	R290	R290
Aukstumaģenta daudzums	0,11	0,11	0,14	0,14
<b>Komplektā iekļautie piederumi</b>				
Smarzvielas flakons	•	•	•	•
Kupons	•	•	•	•
<b>Paneļa krāsa</b>				
Lotosa balta	•	•	•	•

# Veļas žāvētājs ar siltumsūkni

## Produkta pārskats



A+++	1-9 kg	FragranceDos <sup>2</sup>	A+++	1-9 kg	FragranceDos <sup>2</sup>	A+++	1-9 kg	FragranceDos <sup>2</sup>	A++	1-7 kg	FragranceDos
EcoDry	EcoSpeed		EcoDry			EcoDry			EcoDry		

Virsraksts	TCH790WP EcoSpeed&9kg	TCR780WP Eco&Steam&9kg	TCR790WP Eco&Steam&9kg	TEA235WP Active
<b>Veids/pārdošanas apzīmējums</b>				
<b>Konstrukcija</b>				
Uzstādāma kolonnā	•	•	•	•
Iebīdāma zem darba virsmas	•	•	•	•
Iespējams pabūvēt zem darba virsmas	-	•	-	-
Durvju vēršanās virziens	kreisajā pusē	kreisajā pusē	kreisajā pusē	kreisajā pusē
<b>Dizains</b>				
Durvju dizains	-	-	-	-
Paneļa veids	-	-	-	-
Displejs	"DirectSensor" balts, 7 segm.	"MTouch"	"MTouch"	"EasySensor" dzeltens
<b>Žāvēšanas rezultāts</b>				
Precīza žāvēšana "PerfectDry"	•	•	•	•
Vieda tvertnes griešanās virziena maiņa	•	•	•	•
<b>Veļas saudzēšana</b>				
"SilenceDrum"	•	•	•	-
<b>Lietošanas ērtums</b>				
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•	•	•	-
"Wash2Dry"	•	•	•	-
Ieslēgšanas laika atlikšana līdz 24 h	•	•	•	•
Diennakts laika rādījums	-	•	•	-
Tvertnes apgaismojums	-	-	-	-
"MultiLingua"	-	•	•	-
Iebūvēta ūdens kondensāta izvade	•	•	•	•
"AddLoad"	•	•	•	•
<b>Efektivitāte un ilgtspēja</b>				
Geräuschwert in db	64	62	62	66
Kondensācijas efektivitātes klase	A	A	A	A
"EcoFeedback"	-	•	•	-
Bezapkopes siltummainis	•	•	•	•
"ProfiEco" motors	•	•	•	-
<b>Žāvēšanas programmas</b>				
Virskrekli un blūzes	•	•	•	•
Zīda pēcapstrāde	-	•	•	-
Vilnas pēcapstrāde	•	•	•	•
Ekspresprogramma	•	•	•	•
Virsdrebes	-	•	•	-
Impregnēšana	•	•	•	•
Sporta apģērbi	-	•	•	-
Kokvilnas higiēniskā žāvēšana	-	•	•	-
Priekšgludināšana	-	•	•	•
Gultas veļa	•	•	•	•
Apstrāde ar tvaiku	-	-	-	-
<b>Papildfunkcijas</b>				
Aizsardzība pret burzīšanos	•	•	•	•
Zummers	•	•	•	-
"Quick"	-	-	-	-
"DryCare 40"	•	•	•	-
"PowerFresh"	-	•	•	-
<b>Tehniskie parametri</b>				
Izmēri (H x W x D) mm	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 640
Iekārtas dziļums ar atvērtām durvīm, mm	1054	1054	1054	1054
Aukstumaģenta veids	R290	R134a	R134a	R290
Aukstumaģenta daudzums	0,14	0,48	0,48	0,11
<b>Komplektā iekļautie piederumi</b>				
Smarzvielas flakons	•	•	•	•
Kupons	•	•	•	•
<b>Paneļa krāsa</b>				
Lotosa balta	•	•	•	•

# Veļas žāvētājs ar siltumsūkni

## Produkta pārskats



A <sup>++</sup>	1-8 kg	FragranceDos	A <sup>++</sup>	1-9 kg	FragranceDos	A <sup>+++</sup>	1-8 kg	FragranceDos	A <sup>+++</sup>	1-9 kg	FragranceDos <sup>2</sup>
EcoDry			EcoDry			EcoDry	EcoSpeed		EcoDry	EcoSpeed	

Virsraksts	TEC235WP 8kg	TEC374WP 9kg	TEC575WP EcoSpeed&8kg	TEL795WP EcoSpeed&Steam&9kg
<b>Veids/pārdošanas apzīmējums</b>	TEC235WP 8kg	TEC374WP 9kg	TEC575WP EcoSpeed&8kg	TEL795WP EcoSpeed&Steam&9kg
<b>Konstrukcija</b>				
Uzstādāma kolonnā	•	•	•	•
Iebīdāma zem darba virsmas	•	•	•	•
Iespējams pabūvēt zem darba virsmas	-	-	-	-
Durvju vēršanās virziens	kreisajā pusē	kreisajā pusē	kreisajā pusē	kreisajā pusē
<b>Dizains</b>				
Durvju dizains	-	-	-	-
Paneļa veids	-	-	-	-
Displejs	"DirectSensor" balts, 7 segm.	"DirectSensor" balts, 7 segm.	"DirectSensor" balts, 7 segm.	"ComfortSensor" balts, 1 rinda
<b>Žāvēšanas rezultāts</b>				
Precīza žāvēšana "PerfectDry"	•	•	•	•
Vieda tvertnes griešanās virziena maiņa	•	•	•	•
<b>Veļas saudzēšana</b>				
"SilenceDrum"	-	-	-	•
<b>Lietošanas ērtums</b>				
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	-	•	•	•
"Wash2Dry"	-	-	•	•
Ieslēgšanas laika atlikšana līdz 24 h	•	•	•	•
Diennakts laika rādījums	-	-	-	-
Tvertnes apgaismojums	-	-	-	-
"MultiLingua"	-	-	-	•
Iebūvēta ūdens kondensāta izvade	•	•	•	•
"AddLoad"	•	•	•	•
<b>Efektivitāte un ilgtspēja</b>				
Geräuschwert in db	66	66	66	64
Kondensācijas efektivitātes klase	A	A	A	A
"EcoFeedback"	-	-	-	•
Bezapkopes siltummainis	•	•	•	•
"ProfiEco" motors	•	•	•	•
<b>Žāvēšanas programmas</b>				
Virskrekli un blūzes	•	•	•	•
Zīda pēcapstrāde	-	-	-	•
Vilnas pēcapstrāde	•	•	•	•
Ekspresprogramma	•	•	•	•
Virsdrēbes	-	-	-	•
Impregnēšana	•	•	•	•
Sporta apģērbi	-	-	-	•
Kokvilnas higiēniskā žāvēšana	-	-	-	-
Priekšgludināšana	•	-	-	•
Gultas veļa	•	•	•	•
Apstrāde ar tvaiku	-	-	-	-
<b>Papildfunkcijas</b>				
Aizsardzība pret burzīšanos	•	•	•	•
Zummers	-	-	-	•
"Quick"	-	-	-	-
"DryCare 40"	-	-	-	•
"PowerFresh"	-	-	-	•
<b>Tehniskie parametri</b>				
Izmēri (H x W x D) mm	850 x 596 x 640	850 x 596 x 640	850 x 596 x 640	850 x 596 x 636
Iekārtas dziļums ar atvērtām durvīm, mm	1054	1054	1054	1054
Aukstumaģenta veids	R290	R290	R290	R290
Aukstumaģenta daudzums	0,11	0,11	0,14	0,14
<b>Komplektā iekļautie piederumi</b>				
Smarzvielas flakons	•	•	•	•
Kupons	•	•	•	•
<b>Paneļa krāsa</b>				
Lotosa balta	•	•	•	•

# Veļas žāvētājs ar siltumsūkni

## Produkta pārskats



Virsraksts	TSA233WP Active	TSC364WP 9kg	TWC220WP 8kg	TWC364WP 9kg
<b>Veids/pārdošanas apzīmējums</b>	TSA233WP Active	TSC364WP 9kg	TWC220WP 8kg	TWC364WP 9kg
<b>Konstrukcija</b>				
Uzstādāma kolonnā	•	•	•	•
Iebīdāma zem darba virsmas	•	•	•	•
Iespējams pabūvēt zem darba virsmas	-	-	-	-
Durvju vēršanās virziens	kreisajā pusē	kreisajā pusē, maināms	kreisajā pusē, maināms	kreisajā pusē, maināms
<b>Dizains</b>				
Durvju dizains	-	-	-	-
Paneļa veids	-	-	-	-
Displejs	"EasySensor" dzeltens	"DirectSensor" dzelt., 7 segm.	"DirectSensor" dzelt., 7 segm.	"DirectSensor" dzelt., 7 segm.
<b>Žāvēšanas rezultāts</b>				
Precīza žāvēšana "PerfectDry"	•	•	•	•
Vieda tvertnes griešanās virziena maiņa	•	•	•	•
<b>Veļas saudzēšana</b>				
"SilenceDrum"	-	-	-	-
<b>Lietošanas ērtums</b>				
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	-	•	-	•
"Wash2Dry"	-	-	-	-
Ieslēgšanas laika atlikšana līdz 24 h	•	•	•	•
Diennakts laika rādījums	-	-	-	-
Tvertnes apgaismojums	-	-	-	-
"MultiLingua"	-	-	-	-
Iebūvēta ūdens kondensāta izvade	•	•	•	•
"AddLoad"	•	•	•	•
<b>Efektivitāte un ilgtspēja</b>				
Geräuschwert in db	66	66	66	66
Kondensācijas efektivitātes klase	A	A	A	A
"EcoFeedback"	-	-	-	-
Bezapkopes siltummainis	•	•	•	•
"ProfiEco" motors	-	•	•	•
<b>Žāvēšanas programmas</b>				
Virskrekli un blūzes	•	•	•	•
Zīda pēcapstrāde	-	-	-	-
Vilnas pēcapstrāde	•	•	•	•
Ekspresprogramma	•	•	•	•
Virsdrēbes	-	-	-	-
Impregnēšana	•	•	•	•
Sporta apģērbi	-	-	-	-
Kokvilnas higiēniskā žāvēšana	-	-	-	-
Priekšgludināšana	•	-	•	-
Gultas veļa	•	•	•	•
Apstrāde ar tvaiku	-	-	-	-
<b>Papildfunkcijas</b>				
Aizsardzība pret burzīšanos	•	•	•	•
Zummers	-	-	-	-
"Quick"	-	-	-	-
"DryCare 40"	-	-	-	-
"PowerFresh"	-	-	-	-
<b>Tehniskie parametri</b>				
Izmēri (H x W x D) mm	850 x 596 x 640	850 x 596 x 655	850 x 596 x 655	850 x 596 x 655
Iekārtas dziļums ar atvērtām durvīm, mm	1054	1077	1077	1077
Aukstumaģenta veids	R290	R290	R290	R290
Aukstumaģenta daudzums	0,11	0,11	0,11	0,11
<b>Komplektā iekļautie piederumi</b>				
Smarzvielas flakons	•	•	•	•
Kupons	•	•	•	•
<b>Paneļa krāsa</b>				
Lotosa balta	•	•	•	•



# Veļas žāvētājs ar siltumsūkni

## Produkta pārskats



A <sup>++</sup>	1-8 kg	FragranceDos	A <sup>+++</sup>	1-8 kg	FragranceDos <sup>2</sup>	A <sup>+++</sup>	1-9 kg	FragranceDos <sup>2</sup>	A <sup>+++</sup>	- 10 %	1-9 kg	FragranceDos <sup>2</sup>
EcoDry			EcoDry	EcoSpeed		EcoDry	EcoSpeed		EcoDry			

Virsraksts	TWD260WP 8kg	TWF760WP EcoSpeed&8kg	TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg	TWV780WP Passion
<b>Veids/pārdošanas apzīmējums</b>				
<b>Konstrukcija</b>				
Uzstādāma kolonnā	•	•	•	•
Iebīdāma zem darba virsmas	•	•	•	•
Iespējams pabūvēt zem darba virsmas	-	-	-	-
Durvju vēršanās virziens	kreisajā pusē, maināms	kreisajā pusē, maināms	kreisajā pusē, maināms	kreisajā pusē, maināms
<b>Dizains</b>				
Durvju dizains	-	-	-	-
Paneļa veids	-	-	-	-
Displejs	"DirectSensor" dzelt., 7 segm.	"DirectSensor" balts, 7 segm.	"ComfortSensor" balts, 1 rinda	"MTouch"
<b>Žāvēšanas rezultāts</b>				
Precīza žāvēšana "PerfectDry"	•	•	•	•
Vieda tvertnes griešanās virziena maiņa	•	•	•	•
<b>Veļas saudzēšana</b>				
"SilenceDrum"	-	-	•	•
<b>Lietošanas ērtums</b>				
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•	•	•	•
"Wash2Dry"	•	•	•	•
Ieslēgšanas laika atlikšana līdz 24 h	•	•	•	•
Diennakts laika rādījums	-	-	-	•
Tvertnes apgaismojums	-	-	-	-
"MultiLingua"	-	-	•	•
Iebūvēta ūdens kondensāta izvade	•	•	•	•
"AddLoad"	•	•	•	•
<b>Efektivitāte un ilgtspēja</b>				
Geräuschwert in db	66	66	64	62
Kondensācijas efektivitātes klase	A	A	A	A
"EcoFeedback"	-	-	•	•
Bezapkopes siltummainis	•	•	•	•
"ProfiEco" motors	•	•	•	•
<b>Žāvēšanas programmas</b>				
Virskrekli un blūzes	•	•	•	•
Zīda pēcapstrāde	-	-	•	•
Vilnas pēcapstrāde	•	•	•	•
Ekspresprogramma	•	•	•	•
Virsdrebes	-	-	•	•
Impregnēšana	•	•	•	•
Sporta apģērbi	-	-	•	•
Kokvilnas higiēniskā žāvēšana	-	-	-	•
Priekšgludināšana	-	-	•	•
Gultas veļa	•	•	•	•
Apstrāde ar tvaiku	-	-	-	-
<b>Papildfunkcijas</b>				
Aizsardzība pret burzīšanos	•	•	•	•
Zummers	-	•	•	•
"Quick"	-	-	-	•
"DryCare 40"	-	•	•	•
"PowerFresh"	-	-	•	•
<b>Tehniskie parametri</b>				
Izmēri (H x W x D) mm	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643
Iekārtas dziļums ar atvērtām durvīm, mm	1077	1077	1077	1077
Aukstumaģenta veids	R290	R290	R290	R134a
Aukstumaģenta daudzums	0,11	0,14	0,14	0,48
<b>Komplektā iekļautie piederumi</b>				
Smarzvielas flakons	•	•	•	•
Kupons	•	•	•	•
<b>Paneļa krāsa</b>				
Lotosa balta	•	•	•	•

Miele

WT1

Wash & Dry

PowerWash & TwinDos & 8/5 kg



wash ● dry



legādājoties veļas žāvētāju ar  
"TwinDos®", bez maksas saņemat  
4 "UltraPhase" 1 un  
3 "UltraPhase" 2 kasetnes\*\*

– tas atbilst 97.5 eiro vērtībai un ietaupa mazgāša-  
nas līdzekļa izmaksas vairāk nekā pusgadam\*\*\*.

# Kādas komforta pazīmes vēlaties?

“Miele” veļas mašīnu ar žāvētāju produktu kopsavilkums\*

## **Ekskluzīvi Miele** Automātiska mazgāšanas līdzekļu dozēšana

### “TwinDos®”<sup>1)</sup>

Labākā šķidro mazgāšanas līdzekļu sistēma, nospiežot taustiņu.

Automātiskā dozēšana ar “TwinDos®” ir ne tikai praktiska, bet vienlaicīgi garantē nevainojamu tīrību: ar “UltraPhase” 1 un 2 iekārta kļūst par vislabāko mazgāšanas sistēmu ar šķidro mazgāšanas līdzekli.

“TwinDos®” dozē “UltraPhase” 1 un 2 vienmēr optimālajā mazgāšanas procesa brīdī un tādējādi sasniedz visaugstāko mazgāšanas iedarbību. Turklāt “TwinDos®” dozē tik precīzi, ka var ietaupīt līdz 30 % mazgāšanas līdzekļa, salīdzinot ar manuālo dozēšanu.





## **Ekskluzīvi Miele** “CapDosing”<sup>2)</sup>

Vienkārši un ilgtspējīgi: ar “CapDosing” īpašo mazgāšanas līdzekli, mīkstinātāju un piedevas vienmēr dozē optimāli.

## **Ekskluzīvi Miele** “PowerWash”

Maksimāla mazgāšanas jauda un ātrums kombinācijā ar augstāko enerģoefektivitāti lielam un mazam veļas daudzumam.



## **Ekskluzīvi Miele** “Single”

Ātri un efektīgi: izmazgājiet un izžāvējiet savu iecienītāko tērpu mazāk nekā stundā atkarībā no programmas.

## Virusu higiēna zelta līmenī

Higiēniski tīri: pateicoties “TwinDos®” un “PowerWash”, tiek droši likvidēti vairāk nekā 99,9 %<sup>3)</sup> tādu vīrusu kā koronavīrusus.

## “SteamCare”

Maksimāla lietošanas daudzveidība: ar “SteamCare” varat vienkārši atsvaidzināt un izgludināt iecienītāko apģērbu.

\* Atkarībā no modeļa

\*\* Viena “UltraPhase 1+2” kasetne ir iekļauta piegādes komplektācijā, pārējās kasetnes saņemsiet, izmantojot pievienoto kuponu.

\*\*\* Aprēķina pamats: 28 nedēļas un 5 mazgāšanas reizes nedēļā

<sup>1)</sup> “TwinDos®” patents EP 2 784 205

<sup>2)</sup> “CapDosing” patents EP 2 365 120

<sup>3)</sup> Zinātniski ir izpētījusi Albštates-Zigmāringenes (Albstadt-Sigmaringen) Augstskola un Integratīvās higiēnas un viroloģijas institūts – “InFluenc H” – ir piešķīris zelta atzīmi. Attiecas uz visiem modeļiem ar “TwinDos®” un “PowerWash” programmā “Baumwolle Hygiene 60 °C” un papildfunkciju “AllergoWash”. Metodes apraksts ir pieejams saitē [www.miele.com/wa-c](http://www.miele.com/wa-c).

# Kāda ir katras ikonas nozīme?

Visi veļas mašīnas ar žāvētāju simboli vienuviet



## Energoefektivitātes klase nepārtrauktai mazgāšanai un žāvēšanai

Nepārtrauktai mazgāšanai un žāvēšanai tiek parādīta energoefektivitātes klase no A līdz G.



## Energoefektivitātes klase mazgāšanai

Mazgāšanai tiek parādīta energoefektivitātes klase no A līdz G.

## Saudzējoša tvertne ar ielādes daudzumu

Parāda maksimālo ielādes daudzumu mazgāšanai, kā arī nepārtrauktajai mazgāšanai un žāvēšanai.



Saudzējošā tvertne, 9 kg mazgāšana un 6 kg žāvēšana

## Dozēšanas sistēma

Parāda, ar kādu automātisko dozēšanas sistēmu ir aprīkota iekārta.



Labākā šķidro mazgāšanas līdzekļu sistēma, nospiežot taustiņu.

## “PowerWash”

Parāda, vai iekārta ir aprīkota ar “PowerWash” sistēmu.



Maksimāla mazgāšanas jauda un ātrums kombinācijā ar augstāko energoefektivitāti lielam un mazam veļas daudzumam.

## Nogrudināšanas funkcijas


Parāda, kādas nogrudināšanas funkcijas ir iekārtai.



50 % mazāk gludināšanas – maksimāla lietošanas daudzveidība: pēc mazgāšanas vai žāvēšanas programmas vai kā atsevišķa nogrudināšanas programma.

# Veļas mašīnas ar žāvētāju

## Produkta pārskats



Virsraksts	Veids/pārdošanas apzīmējums	WTD160 WCS 8/5 kg	WTD163 WCS 8/5 kg	WTR870WPM PWash&TDos 8/5kg
<b>Konstrukcija</b>				
Uzstādāma kolonnā		•	•	•
Iebīdāma zem darba virsmas		•	•	•
Iespējams pabūvēt zem darba virsmas		•	•	–
Durvju vēršanās virziens		labajā pusē	labajā pusē	labajā pusē
<b>Izgriešana</b>				
Maks. izgriešanas apgriezumu skaits		1500	1500	1600
<b>Dizains</b>				
Durvju dizains		–	–	–
Paneļa veids		–	–	–
Displejs		"DirectSensor" balts, 7 segm.	"DirectSensor" balts, 7 segm.	"MTouch"
<b>Veļas saudzēšana</b>				
"PerfectCare" tehnoloģija		•	•	•
<b>Lietošanas ērtums</b>				
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"		•	•	•
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h		•	•	•
Diennakts laika rādījums		–	–	•
Tvertnes apgaismojums		–	–	–
"MultiLingua"		–	–	•
Ielādes un dozēšanas rādījums		–	–	–
"AddLoad"		•	•	•
<b>Efektivitāte un ilgtspēja</b>				
Izgriešanas efektivitātes klase		–	–	–
Skaņas emisija, dB		–	–	–
"ProfiEco" motors		•	•	•
<b>Mazgāšanas programmas</b>				
"QuickPower"		–	–	•
Virskrekli un blūzes		•	•	•
Ekspresprogramma		•	•	•
Virsdrebes		–	–	•
Impregnēšana		–	–	•
Sporta apģērbi		–	–	•
Spilveni		–	–	•
Dūnas		–	–	•
Kokvilnas higiēniskā žāvēšana		–	–	•
<b>Žāvēšanas programmas</b>				
Zīds		–	–	•
Priekšgludināšana		–	–	–
<b>Papildfunkcijas</b>				
Īss		•	•	•
Mērcēšana		–	–	•
Priekšmazgāšana		–	–	•
"AllergoWash"		–	–	•
Viens		–	–	–
<b>Drošība</b>				
Ūdens drošības sistēma		Ūdens kontroles sistēma	Ūdens kontroles sistēma	Ūdensdrošs metāls
Bloķēšana bērnu drošībai		–	–	–
<b>Tehniskie parametri</b>				
Izmēri (H x W x D) mm		850 x 596 x 637	850 x 596 x 637	850 x 596 x 637
Iekārtas dziļums ar atvērtām durvīm, mm		1055	1055	1055
Iekārtas dziļ. bez durvīm, mm		–	–	–
<b>Komplektā iekļautie piederumi</b>				
3 kapsulas		–	–	•
"UltraPhase" 1+2		–	–	•
Kupons "Miele" mazgāšanas līdzeklim		–	–	–
Kupons UltraPhase kārtidzīem		–	–	•
<b>Paneļa krāsa</b>				
Lotosa balta		•	•	•



# Kādas komforta pazīmes vēlaties?

“Miele” tvaika gludināšanas sistēmas “FashionMaster” produktu kopsavilkums\*

**Ekskluzīvi  
Miele**


## Gludināšanas pēda ar šūnveida struktūru<sup>1)</sup>

“Miele” veļas mašīnās un žāvētājos tā rūpējas par vienreizēju veļas saudzēšanu: patentētā saudzējošā tvertne ar šūnveida struktūru. Tas pats princips arī “FashionMaster” iekārtā apliecina savu izcilību. Unikālā šūnveida pēda panāk labākos gludināšanas rezultātus, optimāli saudzējot veļu. Atšķirībā no parastajiem gludekļiem ar patentēto šūnveida pēdu tvaiks pa maziem kanāliņiem ātri un vienmērīgi tiek novadīts līdz šūnām visā gludekļa pēdā. Izveidojusies tvaika plēvīte ļauj gludeklim slidēt pa veļu maigi, bet ļoti efektīvi.



## Aktīvais gludināmais galds

Labākie gludināšanas rezultāti: uzpūšanas un uzsūkšanas funkcija nodrošina optimālu tvaika lietošanu un apģērba pozīciju



## Tvaiks

Vairāk kā tikai karsts gaiss: 4 bar tvaika spiediens un 100 g/min. konstants tvaiks nodrošina gludināšanas rezultātus profesionālā kvalitātē.



**Ekskluzīvi  
Miele**


## 1–2 pacelšanas sistēma

Divas roku kustības bez liekas piepūles! Īsā mirklī gatavs darbam, pateicoties patentētajai<sup>2)</sup> 1–2 pacelšanas sistēmai.



## Tvaicētājs

Ļoti parocīgs: uzkārti apģērbi, piemēram, kleitas, žaketes vai aizkari tiek saudzējoši nogludinātas un atsvaidzinātas.



## “FashionMaster” higiēnas zīmogs

Higiēniski tīri 5 sekundēs: precīzā apstrādē ar tvaiku tiek likvidēti līdz 99,99 %<sup>3)</sup> vīrusu.

\* Atkarībā no modeļa

<sup>1)</sup> Patents EP 2 233 632

<sup>2)</sup> Patents EP 2 169 108

<sup>3)</sup> Izņemot B hepatītu, ar gludekli (3. jaudas pakāpe) vienas kārtas tekstilzīdājumiem vai tvaika sprauslai – ja tāda modelim ir aprīkota. Zinātniski ir izpētījis Albštates-Zigmāringenes (Albstadt-Sigmaringen) Augstskola un Integratīvās higiēnas un viroloģijas institūts – “InFluenc H” – ir piešķīris sudraba atzīmi. Metodes apraksts ir pieejams saitē <https://www.miele.com/fm-c>.

# Kāda ir katras ikonas nozīme?

## Visi "FashionMaster" simboli vienuviet

### Tekstilizstrādājumu veids

Parāda, kuram tekstilizstrādājumu veidam šī iekārta ir īpaši piemērota.



Šī iekārta ir īpaši piemērota virsdrēbju gludināšanai.

### Šūnveida pēda<sup>1)</sup>

Parāda, vai iekārtai ir šūnveida pēda.



Optimāli rezultāti: gludeklis ar tvaika plēvīti starp šūnām maigi un efektīvi izgludina jūsu veļu.

### "MultiLingua"

Parāda, vai ir iespējams pielāgot ekrāna valodu.



Displejā ir iespējams iestatīt dažādas valodas, lai visa informācija būtu labi saprotama.

### Tvaiks

Parāda iekārtas tvaika jaudu.



4 bar tvaika spiediens un 100 g/min. konstants tvaiks nodrošina gludināšanas rezultātus profesionālā kvalitātē.

### 1-2 pacelšanas sistēma

Parāda, vai iekārta ir aprīkota ar 1-2 pacelšanas sistēmu.



Divas roku kustības bez liekas piepūles! Īsā mirklī gatavs darbam, pateicoties patentētajai<sup>2)</sup> 1-2 pacelšanas sistēmai.

### Tvaicētājs

Parāda, vai iekārta ir aprīkota ar tvaicētāju.



Ar parocīgo tvaicētāju varat saudzīgi gludināt uzkārtas kleitas, žaketes, aizkarus utt.



# “FashionMaster”

## Produkta pārskats



Virsraksts Veids/pārdošanas apzīmējums	B 4847 FashionMaster
<b>Dizains</b>	
Gludekļa krāsa	antracīta/lotosa balta
Gludināšanas galda pārvalka krāsa	Kazeņu sarkana
<b>Lielisks gludināšanas rezultāts</b>	
Šūnveida pēda	•
Tvaika spiediens, bāri	4,0
Tvaika daudzums, g/min.	100
Vertikāla tvaika izplūde	•
Tvaiks no temperatūras līmeņa	2
Tvaicētājs	•
Aktīvais gludināšanas galds (uzpūšanas un uzsūkšanas funkcija)	•
Nosūkšanas funkcija	•
Ventilatora 2. jaudas pakāpe	•
Pretsaķeres pamatne	•
<b>Viegla gludināšana</b>	
Ūdenstvertnes ietilpība, l	1,25
Noņemama ūdenstvertne	•
Pastāvīgi papildināma ūdenstvertne	•
Vairākslāņu gludināšana	•
<b>Lietošanas ērtums</b>	
Viss vienā	•
1-2 pacelšanas sistēma	•
Bezpakāpju augstuma regulēšana, izmantojot ar gāzes spiedienu pārvietojamu atsperi, mm	830-1020
Grīdu saudzējoši skrītņi	•
Gludināšanas galds ar “ComfortZone”	•
Automātiska ventilatora ieslēgšana / izslēgšana	•
Ventilatora atmiņas funkcija	•
Elastīgums valodas izvēlē	•
Automātiskā atkalķošana	•
Automātiskā skalošana	•
Gludekļa uzglabāšanas nodalījums	•
Barošanas kabeļa un piederumu uzglabāšanas nodalījums	•
<b>Drošība</b>	
“CoolDown” funkcija	•
“AutoOff” funkcija	•
<b>Tehniskie parametri</b>	
Izmēri, mm (platums)	470 x 970 x 1480
Izmēri, mm (platums)	470 x 1280 x 370
Gludināšanas dēļa virsma, mm	1200 x 400
<b>Komplektā iekļautie piederumi</b>	
Gludināšanas galda pārvalks “Basic”	–
Gludināšanas galda pārvalks “Premium”	•
Tvaika šļūtenes turētājs	•
Teststrēmele ūdens cietības noteikšanai	•
Atkalķošanas tabletes	•



# Kādas komforta pazīmes vēlaties?

“Miele” gludināšanas iekārtu produktu kopsavilkums\*

## “Miele” gludināšanas iekārtas čempioni pret burzījumiem un krokām

Vai gludināmās iekārtas uzskatāt par vecmodīgām un neērtām? Tad laikam vēl nekad neesat strādājuši ar “Miele” gludināmo iekārtu. Priekšrocības jūs ātri pārlicinās. Tik ērti un ātri vēl nekad nebūsiat gludinājuši! Salīdzinājumā ar parasto gludināšanu ietaupāt daudz pūļu ... un līdz 50 % laiku. Tādējādi iegūstat laiku skaistākām dzīves lietām!



## Fascinējoši daudzpusīgs

Elastīgs attiecībā uz katru prasību: jebkāda veida un izmēra veļu var ātri un vienkārši izgludināt.



## Ekskluzīvi Miele Tvaika funkcija

Īpaši viegla gludināšana: divu tvertņu tehnoloģija ātram, vienmērīgam tvaikam un izcilai gludināšanai.



## Liels piespiešanas spēks

Lielāks spiediens, gludāks rezultāts: lai radītu salīdzināmu spiedienu, gludinot ar rokām, bija nepieciešamas nepārtraukti lietot 7 kg svaru.



## Tekstilizstrādājumam atbilstošas temperatūras izvēle

Saudzē šķiedras: temperatūru var vienkārši analogi iestatīt atbilstoši kopšanas etiķetei. Šādā veidā ilgstoši saglabāsiet apģērbu kvalitāti.



## Gludināšana sēdot

Ergonomiski un bez slodzes: mugura tiek saudzēta, vadība ar kājas slēdzi ļauj brīvi rīkoties ar abām rokām.

# Kāda ir katras ikonas nozīme?

Visi gludināšanas iekārtu simboli vienuviet

## Tekstilizstrādājumu veids

Parāda, kuram tekstilizstrādājumu veidam šī iekārta ir īpaši piemērota.



Šī iekārta ir īpaši piemērota plakanu izstrādājumu, piemēram, gultas un galda veļas utt. gludināšanai.

## Tvaiks


Parāda, vai iekārtai ir tvaika funkcija.



Īpaši viegla gludināšana: divu tvertņu tehnoloģija ātram, vienmērīgam tvaikam un izcilai gludināšanai.

# Gludināšanas mašīnas

## Produkta pārskats



<b>Virsraksts Veids/pārdošanas apzīmējums</b>	<b>B 995 D</b>
<b>Dizains</b>	
Krāsa	Lotosa balta
<b>Lielisks gludināšanas rezultāts</b>	
Tekstilizstrādājumam atbilstošas temperatūras izvēle	•
Liels piespiešanas spēks, N/cm <sup>2</sup>	0,35
Padeves daļi vieglākai veļas ievietošanai	•
Veļai piemērots gludināšanas galds ar lielu novietošanas laukumu	•
Novietošanas stienis veļas atdzesēšanai bez burzīšanās	•
Tvaika funkcija	•
Tvaika ģeneratora ietilpība, l	0,84
Divu tvertņu tehnoloģija	•
Ekspluatācija ar ūdensvada ūdeni	•
<b>Viegla gludināšana</b>	
Gludināšanas veltna platums, mm	830
Maināms gludināšanas veltna ātrums	•
Mitrumu uzsūcošs veltna pārklājums	•
<b>Lietošanas ērtums</b>	
Var gludināt sēdus, bez piepūles	•
Brīvi veltna gali	•
Pārskatāms vadības bloks	•
Ērts salocišanas mehānisms	•
Viegla pārvietošana uz četriem skrūļiem	•
<b>Drošība</b>	
Automātiska pirkstu aizsardzība	•
Avārijas atbloķēšana	•
Labā stabilitāte	•
<b>Tehniskie parametri</b>	
Izmēri, mm (platums)	985 x 959 x 380
Izmēri, mm (platums)	500 x 1055 x 380
Kopējā patērējamā jauda, kW	3,50
<b>Komplektā iekļautie piederumi</b>	
Līmplēve temperatūras regulatoram	•
Ūdenstvertnes uzpildes īscaurule	•

# Piederumi veļas kopšanas iekārtām



## Veļas mašīnas un žāvētāja kolonna

Ja nepietiek vietas iekārtu uzstādīšanai blakus, gandrīz visas "Miele" veļas mašīnas un žāvētājus var kompakti uzstādīt kolonnā. Šādā gadījumā veļas mašīnai vienmēr ir jāatrodas apakšā. Stabilai savienošanai "Miele" piedāvā dažādus savienošanas komplektus. Dažas iekārtas, piemēram, WTV 512, ir aprīkotas ar praktisku atvilktni. Šeit var uzglabāt, piem., piederumus, vai uzlikt veļas grozu, lai atvieglotu veļas ievietošanu žāvētājā vai izņemšanu no tā.

# Piederumi veļas kopšanas iekārtām



## Veļas mašīnas un žāvētāja savienošanas komplekts WTV 511

Ar integrētu atvilktni īpaši ērti lietojamai veļas mašīnas un žāvētāja kolonnai

- Daudz vietas uzglabāšanai atvilktnē ar "Push-Pull" funkciju
- "Chrome Edition" T1 un T1 "Classic" žāvētājiem
- Piemērots visu sēriju "Miele" veļas mašīnām (izņemot WTZH un WTW)
- WTV augstums: 12 cm
- Krāsa: lotosa balta

M. Nr. 9351780



## Veļas mašīnas un žāvētāja savienošanas komplekts WTV 512

Ar integrētu atvilktni īpaši ērti lietojamai veļas mašīnas un žāvētāja kolonnai

- Daudz vietas uzglabāšanai atvilktnē ar "Push-Pull" funkciju
- "White Edition" T1 žāvētājiem
- Piemērots visu sēriju "Miele" veļas mašīnām (izņemot WTZH un WTW)
- WTV augstums: 12 cm
- Krāsa: lotosa balta

M. Nr. 9351790



## Veļas mašīnas un žāvētāja savienošanas komplekts WTV 501

Veļas mašīnas un žāvētāja kolonnas drošai uzstādīšanai, kas turklāt taupa vietu

- "Chrome Edition" T1 un T1 "Classic" žāvētājiem
- Piemērots visu sēriju "Miele" veļas mašīnām (izņemot W 1000, WTZH un WTW)
- Paredzēts W 3000, W 5000 un W "Classic" tikai ar taisno paneli
- WTV augstums: 2,5 cm
- Krāsa: lotosa balta

M. Nr. 9256130



## Veļas mašīnas un žāvētāja savienošanas komplekts WTV 502

Veļas mašīnas un žāvētāja kolonnas drošai uzstādīšanai, kas turklāt taupa vietu

- "White Edition" T1 žāvētājiem
- Piemērots visu sēriju "Miele" veļas mašīnām (izņemot W 1000, WTZH un WTW)
- Paredzēts W 3000, W 5000 un W "Classic" tikai ar taisno paneli
- WTV augstums: 2,5 cm
- Krāsa: lotosa balta

M. Nr. 9256140



## Papildināšanas tvertne 1 un 2

Veikalā nopērkamu mazgāšanas līdzekļu dozēšanai "TwinDos" veļas mašīnās


- Caurspīdīga tvertne ar 1,5 l ietilpību
- Īpaši izstrādāts "Miele" veļas mašīnām
- Izmantojams W1 modeļos ar "TwinDos"

Papildināšanas tvertne 1

M. Nr. 10223070

Papildināšanas tvertne 2

M. Nr. 10223120



## Žāvēšanas grozs TRK 555

Lieliski piemērots sporta apaviem, bērnu zābakiem, nelieliem vilnas izstrādājumiem vai mīkstajām rotaļlietām

- Labākā aizsardzība smalkiem priekšmetiem
- Īpaši izstrādāts "Miele" žāvētājiem
- Izmantojams visos T1, T1 "Classic" žāvētājos

M. Nr. 9614800

## Veļas mašīnu un žāvētāju kolonnu kombinēšanas iespējas

		Žāvētājs	
		T1 "ChromeEdition" T1 "Classic"	T1 "WhiteEdition"
Veļas mašīnas	W1 "ChromeEdition" W1 "Classic" WT1 (izņemot WTZH un WTW)	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502
	W1 "WhiteEdition"	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502
	W "Classic" W 3000 / 5000 Taisns panelis	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502
	W "Classic" W 3000 / 5000 Slīps panelis	WTV 511	WTV 512

# Lieliskiem mazgāšanas rezultātiem

## “Miele” mazgāšanas līdzekļi

### Vienkārši ideāla mazgāšana. Ar “Miele”.

Vairāk nekā 120 gadus “Miele” nodrošina izcilu ekspertīzi veļas kopšanas jomā. No lieliskas veļas mašīnas līdz piemērotam mazgāšanas līdzeklim katru atsevišķo produktu “Miele” izstrādā ar kompetenci un aizrautību. Tādējādi mums ir 360° viedoklis. Kā speciālisti optimāli savstarpēji saskaņojam visas veļas kopšanas daļas. Zinām mazgāšanas procesa stadijas, mazgāšanas līdzekļa sastāvdaļu īpašības un dažādu tekstilizstrādājumu prasības. Tādējādi rodas atsevišķo sastāvdaļu nevainojama saspēle: “Miele” kopšanas sistēma ilglaicīgai uzticamībai.

Pateicoties šai plašajai pieredzei, “Miele” piedāvā piemērotu mazgāšanas līdzekli katram apģērbam: vai tas būtu “UltraWhite” baltajai veļai, “UltraColor” krāsainiem tekstilizstrādājumiem vai “WoolCare” vārīgām dabiskajām šķiedrām. Tādējādi visu veidu tekstilizstrādājumi tiek rūpīgi iztīrīti un vienlaicīgi saudzīgi kopti.

### Optimāla saspēle

Īpaši “Miele” veļas mašīnām paredzētās receptes nodrošina nevainojamu mazgāšanas rezultātu.

Atkarībā no ūdens daudzuma un temperatūras “Miele” mazgāšanas un kopšanas programmās tiek arī mērīti un veiksmīgi pārbaudīti efektīvākie dozēšanas ieteikumi nevainojamu rezultātu sasniegšanai. Tādējādi pilnībā izmantojat savas “Miele” veļas mašīnas iespējas, arī dozējot ļoti taupīgi. Un vienlaicīgi saudzējat vidi.







### Saudzējiet jutīgu ādu

Jūtīgai ādai ir nepieciešama īpaša aizsardzība arī veļas kopšanas ziņā: tādēļ mūsu "Sensitive" mazgāšanas līdzekļi nesatur krāsvielas un aromatizētājus, līdz ar to nav alerģiski. Tādējādi savai jutīgajai ādai sniežat tai nepieciešamo mieru. Turklāt tāpēc nav jāatsakās no optimālas veļas mazgāšanas: rezultāti ir vislabākie.

# Mazgāšanas līdzekļi "Miele" veļas mašīnām



## "Miele" "UltraWhite" universālais mazgāšanas līdzeklis

Lai sasniegtu lieliskus rezultātus, baltu tekstilizstrādājumu un krāsainās veļas mazgāšanai.

- Vislabākie rezultāti 20/30/40/60/95 °C temperatūrā
- Mirdzošs baltums, pateicoties spēcīgai formulai ar aktīvo skābekli
- Lieliski iztīra trāpus arī zemā temperatūrā
- Īpaši ekonomisks – 42 veļas mazgāšanas reizēm
- Vienkārši nevainojama mazgāšana. Ar "Miele".

M. Nr. 10199790



## "Miele" "UltraColor" šķidrās mazgāšanas līdzeklis

Krāsainiem un melniem tekstilizstrādājumiem

- Lielisks mazgāšanas rezultāts 20 / 30 / 40 / 60 °C temperatūrā
- Ar krāsu aizsargājošu sastāvu spilgtām krāsām
- Lieliski iztīra trāpus arī zemā temperatūrā
- Īpaši ekonomisks – 27 veļas mazgāšanas reizēm
- Vienkārši nevainojama mazgāšana. Ar "Miele".

M. Nr. 11979410



## "Miele" "WoolCare" saudzējošais mazgāšanas līdzeklis

Vilnai, zīdam un visai smalkajai veļai

- Kopjošs sastāvs: kviešu proteīns un krāsu saudzējošas vielas
- Īpašs sastāvdaļas šķiedru aizsardzībai pret savēlšanos
- Lielisks mazgāšanas rezultāts 20 / 30 / 40 / 60 °C temperatūrā
- Īpaši ekonomisks – 27 veļas mazgāšanas reizēm
- Vienkārši nevainojama mazgāšana. Ar "Miele".

M. Nr. 11979230



## "Miele" "UltraSoft" veļas mīkstinātājs

Īpaši piemērots tekstilmateriāliem no frotē auduma

- Īpaši mīksta veļai
- Svaigs, dabisks aromāts
- Novērš elektrostatisko uzlādi veļas žāvētājā
- Īpaši ekonomisks – 50 veļas mazgāšanas reizēm
- Vienkārši nevainojama mazgāšana. Ar "Miele".

M. Nr. 11987090



## Īpašie mazgāšanas līdzekļi dūnām

Lieliski piemērots spilveniem, guļammaisiem vai kvalitatīvam dūnu apģērbam

- Saglabā dūnu elastīgumu
- Saglabā dūnu apģērba aktīvo elpotspēju
- Dūnas nesalīp un paliek gaisīgas
- Īpaši ekonomisks – 13 veļas mazgāšanas reizēm
- Vienkārši nevainojama mazgāšana. Ar "Miele".

M. Nr. 10225580



### Īpašie mazgāšanas līdzekļi sporta drēbēm

Lielisks elpojošam sporta apģērbam

- Iestrādātais aromātu absorbētājs neitralizē nevēlamu aromātu
- Tīra un kopj elpojošu sporta apģērbu, saudzējot krāsu
- Saglabā tekstilizstrādājumu formu arī flīsa apģērbiem
- Īpaši ekonomisks – 13 veļas mazgāšanas reizēm
- Vienkārši nevainojama mazgāšana. Ar "Miele".

M. Nr. 10225760



### Īpašie mazgāšanas līdzekļi aktīvās atpūtas drēbēm

Īpaši piemērots kvalitatīvam āra un funkcionālam apģērbam

- Membrānu saudzējošs, pateicoties virsmaktīvo vielu kombinācijai
- Stipras putas – maigi tīra tekstilizstrādājumus uz putu paklāja
- Aromātu absorbētājs neitralizē nevēlamus aromātus
- Īpaši ekonomisks – 13 veļas mazgāšanas reizēm
- Vienkārši nevainojama mazgāšana. Ar "Miele".

M. Nr. 10226190

# “UltraPhase” 1 un “UltraPhase” 2

Veļas mašīnām un veļas žāvētājiem ar “TwinDos®”

## Lieliski mazgāšanas rezultāti

“Miele” ir izraisījusi revolūciju veļas kopšanā: “Miele” 2 fāžu sistēma mazgā rūpīgāk un tīrāk nekā tradicionālie šķidrie mazgāšanas līdzekļi, kas nesatur balinātājus, jo tie varētu noārdīt citas sastāvā esošas vielas. Pateicoties atsevišķai “Miele” “UltraPhase” 1 un 2 uzglabāšanai un dozēšanai, “TwinDos®” sistēmai ir iespējams pievienot balinātāju. “UltraPhase” 1 aktīvās vielas šķīdina netīrumus un likvidē traipus, piemēram, eļļu un taukus, olbaltumvielas un cieti.

Ar “UltraPhase” 2 balinātājs mazgāšanas procesā tiek pievienots īstajā brīdī un iztīra pat pašus noturīgākos, piemēram, kafijas, tējas, augļu sulas vai sarkanvīna, traipus.

Šī dozēšanas principa galvenā priekšrocība: pirmo reizi ar šķidro mazgāšanas līdzekli var nevainojami izmazgāt ne tikai krāsaino, bet arī balto veļu.

## Pārbaudīta kvalitāte

Hoenšteina (Hohenstein) institūts pārbaudīja automātiskās 2 posmu dozēšanas sistēmas īpašības kopā ar “Miele” mazgāšanas līdzekļiem “UltraPhase” 1 un “UltraPhase” 2. Izcila mazgāšanas veiktspēja tika apstiprināta attiecībā uz traipu likvidēšanu, baltuma pakāpi, pelēcīguma novēršanu un dozēšanas precizitāti.



## Ekklusiv bei Miele “TwinDos®”

Labākais šķidrās mazgāšanas līdzeklis, nospiežot taustiņu.

Automātiskā dozēšana ar “TwinDos®” ir ne tikai praktiska, bet vienlaicīgi garantē nevainojamu tīrību: ar “UltraPhase” 1 un 2 iekārta kļūst par vislabāko mazgāšanas sistēmu ar šķidro mazgāšanas līdzekli.

“TwinDos®” dozē “UltraPhase” 1 un 2 vienmēr optimālajā mazgāšanas procesa brīdī un tādējādi sasniedz visaugstāko mazgāšanas iedarbību. Turklāt “TwinDos®” dozē tik precīzi, ka var ietaupīt līdz 30 % mazgāšanas līdzekļa, salīdzinot ar manuālo dozēšanu.



## “UltraPhase” 1 un 2 – lieliska komanda jūsu veļai.



### “UltraPhase” 1:

7 enzīmi maksimālai tīrībai



“ColorProtect” ilgstoši noturīgai krāsu intensitātei



Tagad ar svaigo “Miele” “Aqua” smaržu



### “UltraPhase” 2:

aktīvais skābeklis maigai un efektīvai traipu noņemšanai



“WhiteBoost” mirdzoši baltai veļai



“OxiCare” tekstiliju un iekārtas rūpīgai kopšanai un tīrībai



legādājoties veļas mašīnu vai veļas žāvētāju ar “TwinDos®”, bez maksas saņemat 4 “UltraPhase” 1 un 3 “UltraPhase” 2 kasetnes\* – tas atbilst 97.5 eiro vērtībai un ietaupa mazgāšanas līdzekļa izmaksas vairāk nekā pusgadam.



### “Miele” “UltraPhase” 1 un 2

2 komponentu mazgāšanas līdzeklis krāsainai un baltai veļai

- Spilgtām krāsām un mirdzoši baltai veļai
- Lieliski iztīra traipus arī zemā temperatūrā
- Automātiski dozējot, nav iespējama pārdozēšana
- Īpaši ekonomisks – 37 veļas mazgāšanas reizēm (“UltraPhase” 1), proti, 50 reizēm (“UltraPhase” 2)
- Tagad ar svaigo “Miele” “Aqua” smaržu

“UltraPhase” 1  
M. Nr. 11786820

“UltraPhase” 2  
M. Nr. 11786990



### “Miele” “UltraPhase Sensitive 1 un 2”

2 komponentu mazgāšanas līdzeklis krāsainai un baltai veļai

- Bez aromātiem un krāsvielām – īpaši draudzīgs ādai
- Augsta saderība ar vidi
- Lieliski iztīra traipus arī zemā temperatūrā
- Īpaši ekonomisks – 36 veļas mazgāšanas reizēm (“UltraPhase Sensitive” 1), proti, 63 reizēm (“UltraPhase Sensitive” 2)

“UltraPhase Sensitive” 1  
M. Nr. 11682310

“UltraPhase Sensitive” 2  
M. Nr. 11682440

\*Viena “UltraPhase 1 + 2” kasetne ir iekļauta piegādes komplektācijā, pārējās kasetnes saņemsiet, izmantojot pievienoto kuponu.

# Kapsulas

## Teicams papildinājums īpašam lietojumam

### Vienkārša dozēšana – lielisks rezultāts

Vēlaties sasniegt nevainojamu mazgāšanas rezultātu arī īpašiem lietojuma veidiem, piemēram, vilnas izstrādājumiem vai aktīvās atpūtas apģērbiem, turklāt bez lielas piepūles? Tad lietojiet “Miele” kapsulas.

Šīs mazās porciju kapsulas vienkārši ievieto veļas mīkstinātāja nodalījumā. “Miele” veļas mašīna dozē kapsulu saturu vajadzīgajā brīdī – pilnīgi automātiski. Turklāt “Miele” kapsulu atvēršanai ir arī paredzēta praktiska mēlīte. Tāpēc tās var izmantot arī citos veļas mašīnu modeļos. Saturs vienkārši ir jāiepilda ieskalošanas atvilktnē.

### Mazgāšana ar nevainojamu dozēšanu

Katrā kapsulā ir tieši tik daudz mazgāšanas līdzekļa, cik ir nepieciešams vienam mazgāšanas ciklam ar optimālu ielādes daudzumu. Tādējādi nav iespējams arī pārāk mazs dozēšanas daudzums. Apģērba gabali vienmēr tiek izmazgāti un kopti ar dziļu iedarbību un lieki netērējot mazgāšanas līdzekli.

Lielākai ilgtspējai:



“Miele” kapsulu izejmateriāls ir 100 % izgatavots no pārstrādātas plastmasas.



### Iepakojumu izmēri

Atsevišķo kapsulu iepakojumus var iegādāties atkarībā no lietošanas biežuma trīs, sešu vai deviņu kapsulu iepakojumos.

### Iepazīšanās paka

Ja vēlaties iepazīties ar plašo kapsulu klāstu, iegādājieties sešu kapsulu izlasi. Ar šīm sešām kapsulu devām var pārbaudīt daudzpusīgo lietojumu, ko sniedz “Miele” kapsulas.



### Ekklusiv bei Miele

#### “CapDosing”

“Miele” kapsulas: iepriekš dozētas kapsulas nodrošina vienkāršu dozēšanu plašam lietojumam.



### “CapsCollection” kapsulu izlase 6 kaps. iepakojums “EasyOpen”

Sešpaka, izmēģinājuma iepakojums.

- “CottonRepair” – tekstilizstrādājumu atjaunošanai
- Īpašs mazgāšanas līdzeklis dūnu, vilnas izstrādājumiem un sporta apģērbam.
- “Booster” traipu izņēmējs ar augstāko traipu šķīdināšanas spēju
- “Aqua” veļas mīkstinātājs svaigam veļas aromātam
- 6 lietojumiem – izmantojams visos veļas mašīnu veidos

M. Nr. 12014200



### “WoolCare” kapsulas 9 kaps. iepakojums “EasyOpen”

Saudzējošs mazgāšanas līdzeklis vilnai un smalkajai veļai

- Īpašs kopšanas komplekss no kviešu proteīniem
- Šķiedru aizsardzības tehnoloģija pret savelšanos
- Krāsu aizsardzības formula saudzīgai tīrīšanai
- Nevainojama iepriekšējā dozēšana un vienkārša lietošana
- 9 lietojumiem – izmantojams visos veļas mašīnu veidos

M. Nr. 11485710



### “Aqua” veļas mīkstinātāja kapsulas 9 kaps. iepakojums – “EasyOpen”

Svaigam veļas aromātam

- Patiesa, nevainojama tīrība un svaiga smarža
- Īpaši mīkstai veļai
- Nepieļauj apgērba elektrostatisko uzlādi
- Nevainojama iepriekšējā dozēšana un vienkārša lietošana
- 9 veļas ielādēm – izmantojams visos veļas mašīnu veidos

“Aqua” – patiesa tīrība, svaiga smarža un tīrība pat visdziļākajās porās, m. Nr. 10755090



### “Sport” kapsulas 6 kaps. iepakojums – “EasyOpen”

Īpašs mazgāšanas līdzeklis sintētiskiem tekstilizstrādājumiem

- Iestrādātais aromātu absorbētājs neitralizē nevēlamu aromātu
- Nepieļauj apgērba elektrostatisko uzlādi
- Saglabā sintētiskas tekstilizstrādājumu formu un elpošanas spēju
- Nevainojama iepriekšējā dozēšana un vienkārša lietošana
- 6 lietojumiem – izmantojams visos veļas mašīnu veidos

M. Nr. 11809910



### “DownCare” kapsulas 6 kaps. iepakojums – “EasyOpen”

Īpašais mazgāšanas līdzeklis dūnu tekstilizstrādājumiem

- Saglabā dūnu elastību un elpošanas spēju
- Efektīva tīrīšana un saudzīga kopšana ar lanolīnu
- Dūnas nesalīp un paliek gaisīgas
- Nevainojama iepriekšējā dozēšana un vienkārša lietošana
- 6 lietojumiem – izmantojams visos veļas mašīnu veidos

M. Nr. 12014000



### “Booster” kapsulas 6 kaps. iepakojums – “EasyOpen”

Traipu izņēmējs ar augstāko traipu šķīdināšanas spēju

- Enzīmu tehnoloģija pret grūti tīrāmiem traipiem
- Piemērots baltai un krāsainai veļai
- Lieliskam mazgāšanas rezultātam arī zemā temperatūrā
- Nevainojama iepriekšējā dozēšana un vienkārša lietošana
- 6 lietojumiem – izmantojams visos veļas mašīnu veidos

M. Nr. 11648330



### “CottonRepair” kapsulas 3 kaps. iepakojums – “EasyOpen”

Īpašs mazgāšanas līdzeklis kokvilnas tekstilizstrādājumiem

- Jūtami atjauno tekstilizstrādājumus jau pēc vienas mazgāšanas reizes
- Īpaša “Miele” recepte ar “Novozymes” tehnoloģiju
- Novērš savelšanos un atjauno krāsu intensitāti un spilgtumu
- Izmantot ne vairāk kā 1–2 reizes gadā katram tekstilizstrādājumam
- 3 lietojumiem – izmantojams visos veļas mašīnu veidos

M. Nr. 11485830

### Smaržīgs veļas kopšanas noslēgums

Ar "FragranceDos"<sup>2)</sup> piešķirat veļai žāvēšanas laikā savu iecienītāko smaržu. Izņemsiet no veļas žāvētāja ne tikai īpaši mīkstu, bet arī patīkami smaržīgu veļu – pavisam bez mīkstinātāja. Šim nolūkam vienkārši izvēlieties savu iecienītāko smaržu no mūsu lielās dažādu smaržu variantu klāsta. Aromāta intensitāti var regulēt, vienkārši pagriežot flakonu. Varat attiecīgi rīkoties, arī mainot programmas. Baudiet smaržīgas veļas burvīgo piedzīvojumu – tieši tā, kā vēlaties.



### Atklājiet svaigumu no jauna

Ilgi meklējām partneri, ar kuru varētu īstenot savas smaržu idejas. Kopā ar uzņēmumu "Mane", ģimenes uzņēmumu Provansā, Francijas dienvidos, mums izdevās īstenot savas idejas. Uzņēmums atrodas vēsturiskajā parfīmu ražošanas reģiona sirdī, kur kopš 1871. gada rada smaržas. Rezultāts ir patīkami svaigs veļas aromāts pēc žāvēšanas – tieši tā, kā jums patīk.



### Tagad jaunums: smaržu flakons "DryFresh"

Ne vienmēr uzreiz ir jāmazgā apģērba gabals, kas ir valkāts tikai neilgu laiku.

Ar "DryFresh" var pavisam vienkārši atsvaidzināt apģērbu. Tādējādi ar vienu rokas kustību tiek neutralizēts nepatīkamais aromāts.



# Smaržu flakoni veļas žāvētājam

Svaigam, ilgstošam smaržu piedzīvojumam – pavisam automātiski



**Ekklusiv  
bei Miele**

## “FragranceDos”<sup>2)</sup>

Smaržvielas ir iespējams ātri variēt, jo viegli pieejamajā veļas žāvētāja filtrā var vienlaikus ievietot 2 smaržas. Līdz ar to var ātri izvēlēties jebkuru no 2 iecienītākajām smaržām – un tādējādi vienā mājsaimniecībā atkarībā no (smaržu) gaumes lietot dažādus aromātus. “DryFresh” var vienlaicīgi kombinēt ar citām smaržām, šādā veidā radot savu unikālo iecienīto aromātu.

## “Miele” smaržas 12,5 ml

50 žāvēšanas cikliem<sup>1)</sup>

- Svaigs smaržas piedzīvojums, kas saglabājas līdz pat 4 nedēļām
- Lielski smaržojoša veļa – pavisam bez mikstinātāja
- Pēc vēlmes individuāli regulējama smaržas intensitāte
- Provansas smaržu meistarū īpaši radīts uzņēmumam “Miele”
- Visiem “Miele” T1 sērijas žāvētājiem ar “FragranceDos”

“DryFresh” – ar “Freshplex™” nepatīkamu aromātu neitralizēšanai, M. Nr. 11809320

“Aqua” – uzmundrinošs kā svaiga jūras vēsma, M. Nr. 11809090

“Cocoon” – labsajūtas smarža pēc tīras, svaigas veļas, M. Nr. 11809410

“Nature” – aromātiska ziedu smarža rīta rasā, M. Nr. 10234470

<sup>1)</sup> Ar vienu flakonu ar vidējas intensitātes iestatījumu pietiek

50 žāvēšanas cikliem

<sup>2)</sup> Patents: EP 2 431 516



## Piegādes un uzstādīšanas pakalpojums

### Kad ērtības ir pašsaprotamas

Gribam būt droši, ka jūsu darbs ar “Miele” iekārtām sākas gludi.

Ja vēlēsities, aizvedīsim jūsu jaunās iekārtas uz jūsu māju, kur tās uzstādīs “Miele” speciālists. Turklāt saņemsiet vērtīgus padomus un norādījumus par iekārtas izmantošanu.

Profesionāla veikta ekspluatācijas uzsākšana nodrošina nevainojamu iekārtu funkcionēšanu un dod papildiespēju iepazīties ar plašo funkciju klāstu. “Miele” vēlas jums palīdzēt jau no paša sākuma iegūt no jūsu iekārtām vislabākos rezultātus.

Ja vēlaties, varam lietpratīgi utilizēt arī jūsu nolietotās ierīces.

### Ātrs starts ar eksperta padomiem

Jūsu iekārtas uzstādīs “Miele” speciālists, kurš turklāt sniegs jums arī instruktažu par iekārtas lietošanu. Šajās praktiskajās mācībās saņemsiet vērtīgus padomus un norādījumus.

### Kopš paša sākuma drošajā pusē

Mūsu pakalpojums var nodrošināt jūsu iekārtas pareizu uzstādīšanu, kas ir priekšnosacījums mūsu kā ražotāja garantijas saistībām. Turklāt veicam elektrodrošības pārbaudi – tikai lai nodrošinātos!

### “Miele” speciālisti rada atšķirību

Neviens nepazīst mūsu “Miele” iekārtas labāk kā mūsu tehniķi. Uzticiet savas iekārtas tiem, kuri tās ir ražojuši.

Papildinformāciju par piegādes un uzstādīšanas pakalpojumu var saņemt tīmekļvietnē [www.miele.lv/serviss](http://www.miele.lv/serviss) vai sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni +371 80008700.



## Tehniskās apkopes pakalpojums

Kad vērtības saglabāšana pieder pie filozofijas

“Miele” iekārtas ar pārbaudītu darbības ilgumu līdz pat 20 gadiem. Ilgtspējas un resursu saudzēšanas ziņā “Miele” vēlas jūs atbalstīt pēc iespējas ilgākai iekārtu lietošanai.

Tehniskās apkopes pakalpojuma ietvaros jūsu “Miele” iekārtas profesionāli apkopj mūsu rūpnīcas klientu apkalpošanas dienests. Ar “Miele” īpaši izstrādātu diagnostikas sistēmu pārbaudām jūsu iekārtas un pilnveidojam tās līdz jaunākajam stāvoklim.

Papildus iekārtas funkciju pārbaudei jūsu iekārtas turklāt tiek intensīvi tīrītas ar “Miele” kopšanas produktiem. Turklāt saņemsiet vērtīgus padomus par jūsu “Miele” iekārtas apkalpošanu.

### Jūsu iekārtu vērtības saglabāšana

“Miele” ekspertu veiktās intensīvās tīrīšanas un apkopes rezultātā jūsu iekārtas vienmēr ir nevainojamā stāvoklī.

### Teicami rezultāti

Ar regulāru kopšanu un funkciju pārbaudi, kā arī programmatūras atjauninājumiem vienmēr sasniegsiet vislabākos rezultātus.

### Vērtīgi padomi

“Miele” eksperti ir jūsu rīcībā, lai sniegtu padomus un viltībiņas par jūsu iekārtu optimālu izmantošanu.

Papildinformāciju par tehniskās apkopes pakalpojumu var iegūt tīmekļvietnē [www.miele.lv/serviss](http://www.miele.lv/serviss) vai sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni +371 80008700.



## “Miele” rūpnīcas Klientu apkalpošanas dienests

Jūsu partneris visos apkalpošanas gadījumos

Iegādājoties “Miele” iekārtu, jūs izvēlaties ilgmūžību un labāko kvalitāti. Tomēr, ja jums kādreiz būs nepieciešama palīdzība, “Miele” Klientu apkalpošanas dienests jums palīdzēs ātri un uzticami.

Augstvērtīgas “Miele” iekārtas remonts ir lietderīgs līdz ar iekārtas novecošanu, kas ir arī apzināts lēmums labākai ilgtspējai.

Ar nevainojamu pakalpojumu saprotam ne tikai kompetentu palīdzību remonta gadījumā. “Miele” jūs daudz vairāk aprūpē no jūsu iekārtu piegādes un uzstādīšanas brīža līdz ekspluatācijas uzsākšanai.

### **Vienmēr jūsu tuvumā**

Mūsu “Miele” tehniķi un izvēlēti pakalpojumu sniegšanas partneri ir pārstāvēti visā valstī un var ierasties pie jums visīsākajā laikā.

### **Kompetenti**

Mūsu tehniķi ir specializējušies “Miele” mājsaimniecības iekārtu remontā. Līdz ar to tiek nodrošināts ātrs un profesionāls remonts.

### **Ilgtspējīgs un efektīvs**

Pateicoties intelligentai sagatavošanai, 90 % visu remontdarbu tiek paveikti pirmajā vizītē. Tas taupa ne tikai laiku, bet saudzē arī vidi, jo nav nepieciešams otrs apmeklējums.

### **Droša apgāde ar rezerves daļām**

“Miele” oriģinālās rezerves daļas nodrošinās ne tikai vispārzināmo “Miele” kvalitāti, bet tās ir arī ātri pieejamas – arī daudzus gadus pēc jūsu “Miele” iekārtas iegādes.

### **Vienkārši sasniedzami**

Remontu varat pieteikt gan tiešsaistē vietnē [service@lv.miele.com](mailto:service@lv.miele.com), gan pa tālruni +371 80008700. Pa tālruni esam sasniedzami: P–Pk: plkst. 9.00 - 18.00.

Papildinformācija par šīm tēmām ir pieejama tīmekļvietnē [www.miele.lv/serviss](http://www.miele.lv/serviss).



**Miele**





**SIA Miele**

Reģ.nr. 40103158767  
Zaubes iela 9A - 38  
Rīga, LV -1013  
Latvija

**Miele salons**

Zaubes iela 9, Rīga  
Tālrunis: +371 80008700 (zvaniem no Latvijas)  
E-pasts: info@miele.lv  
www.miele.lv

**Miele servisa centrs**

Tālrunis: +371 80008700 (zvaniem no Latvijas)  
E-pasts: service@lv.miele.com