

**Miele**

**Miele**

**SIA "Miele"**

PVN Reģ. Nr.: LV40103158767

Zaubes iela 9A-38

Rīga, LV-1013

Latvija

**Miele centrs**

Zaubes iela 9

Tālrunis: +371 80008700 (zvaniem no Latvijas)

E-pasts: info@miele.lv

www.miele.lv

**Servisa centrs**

Tālrunis: +371 80008700 (zvaniem no Latvijas)

E-pasts: service@miele.lv



**AR JAUNU SKATU  
UZ TĪRU MĀJU.**

JAUNAIS "MIELE" "SCOUT RX3".  
JAUDĪGS, PRECĪZS, INTUITĪVS.

Aktīva vides aizsardzība:  
Šis brošūras papīrs ir par 100 % balināts bez hlora.

# AR JAUNU SKATU UZ TĪRU MĀJU.



Lai kur jūs arī atrastos – jaunais puteklsūcējs-robots “Miele” “Scout RX3” uzticīgi tīra jūsu mājokli. Ar savu spēcīgo tīrīšanas jaudu, sistemātisko un precīzo pārvietošanos, kā arī intuitīvo vadību, izmantojot lietotni, tas ir lieliski aprīkots jūsu mājokļa nevainojamai tīrīšanai. Ar jauno “Live-View” HD<sup>1</sup> kvalitātē ar “Scout RX” lietotni tagad varat izjust tīrīšanu no pilnīgi jaunas perspektīvas.

<sup>1</sup> Aprīkojums ir atkarīgs no modeļa



## IZCILA TĪRĪŠANAS JAUDA



### Četrkārša tīrīšanas sistēma

Ar vislielāko rūpību "Scout RX3" virzās uz mērķi, rūpīgi notīrot katru centimetru. Īpaši blīvās izbīdītās sānu birstes bez piepūles nofira visas apmales un stūrus. Salīdzinājumā ar iepriekšējo sēriju, Scout RX3 jauda ir palielināta par 25 %. Arī rupjiem netīrumiem nav kur paglābties. Birstes veltnis uztver rupjos netīrumus, kurus sānu birstes ir paslaucījušas zem iekārtas. Atlikušie smalkie netīrumi ar spēcīgu gaisa plūsmu tiek rūpīgi iesūkti aizmugurējā iesūkšanas atverē. Pateicoties lielajam apgriezīgu skaitam, bezkontakta ventilators nodrošina augstu "Scout RX3" veiktspēju.

### "Carpet Boost"

"Scout RX3" ir aprīkots ar "Carpet Boost" kā papildinājumu četrkāršai tīrīšanas sistēmai. Tas atpazīst paklāju un līdz ar to palielina sūkšanas jaudu. Tādējādi tiek panākta kvalitatīva putekļu uzsūkšana no paklāja.

# SISTEMĀTISKA UN PRECĪZA PĀRVIETOŠANĀS

## Sistemātiska navigācija

“Miele”, ar tās produktu uzsūkšanas jaudu un tīrīšanas veiktspēju, ir uz pareizā ceļa un tirgū nosaka standartus efektivitātei un kvalitātei. Ar unikāli apvienotajām kamerām, sensoriem, elektroniku un programmatūru, “Scout RX3” sistemātiski pārvietojas pa telpām. Pateicoties īpaši zemajai konstrukcijai, tas pakļūst arī zem zemām mēbelēm.



## 3D viedā navigācija

“Scout RX3” spēj redzēt pat trijās dimensijās (3D). Uzlabotā viedā navigācija ļauj veikt putekļsūcējam-robotam ļoti precīzu triju dimensiju telpas atpazīšanu, izmantojot stereokameru sistēmu. Tādējādi iekārta nosaka attālumu līdz iespējamajiem šķēršļiem un optimāli apbrauc mēbeles un priekšmetus. Pat sarežģītā telpas iekārtojumā “Scout RX3” pārvietojas pārlicenoši un tīra nevalnojami.



## Mēbeļu aizsardzība

Ar “Scout RX3” divu priekšējo kameru palīdzību ir iespējams nepārtraukti mērit attālumus līdz apkārt esošajiem priekšmetiem. Ar mēbeļu aizsardzības tehnoloģiju, kuru veido 7 infrasarkano staru sensori iekārtas priekšpusē, tiek atpazītas un apbrauktas mēbeles. Trīs infrasarkano staru papildu sensori iekārtas apakšpusē droši sargā no nokrišanas no kāpnēm.





# INTUITĪVA VADĪBA AR LIETOTNI

“Scout RX3” var ērti vadīt vietāruni vai planšetdatorā no mājām un ārpus tās. Miele “Scout RX” lietotnē<sup>1</sup> ir ērti pieejama visa svarīgākā informācija un lietošanas iespējas.

## Statusa ekrāns

Ērti pieejama visa svarīgākā informācija. Izvēlieties no dažādiem tīrīšanas režīmiem un programmējiet līdz pat 7 individuāliem taimeriem.

## Mājokļa kartēšana

Ļauj jums jebkurā laikā vērot, kur “Scout RX3” atrodas konkrētajā brīdī un kuras vietas jau ir iztīrītas.

## “Home Vision” HD<sup>2</sup>

Tiešraides attēla pārraide HD kvalitātē no “Scout RX3” uz mobilo ierīci. Līdz ar reāllaika vadību jebkurā laikā un vietā varat pārbaudīt, vai jūsu mājoklī viss ir kārtībā.

<sup>1</sup> ir paredzēta mobilajām ierīcēm (minimālās prasības: Android 6.0+ un iOS 11.0+)

<sup>2</sup> Aprīkojums ir atkarīgs no modeļa



# INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

|  | Mobilā vadība – ērti, esot ceļā | Mobilā vadība – ērti, esot ceļā | Mobilā vadība un attēlu pārraide tiešraidē |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
|--|---------------------------------|---------------------------------|--|



“Scout RX3”

Obsidiāna melns  
EAN 4002516404514



“Scout RX3”  
“Runner”

Bronza ar pērļu mirdzumu  
EAN 4002516403906



“Scout RX3”  
“Home Vision”

Rožaini zeltains ar pērļu mirdzumu  
EAN 4002516403890



|                       |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|
| Navigācija            | 3D viedā navigācija  | 3D viedā navigācija  | 3D viedā navigācija  |
| Tīrīšanas sistēma     | Četrkārša tīrīšanas sistēma  | Četrkārša tīrīšanas sistēma  | Četrkārša tīrīšanas sistēma  |
| Tīrīšanas programmas  | Automātiskais režīms<br>Laukumu tīrīšanas režīms<br>“Turbo” režīms<br>Klusuma režīms | Automātiskais režīms<br>Laukumu tīrīšanas režīms<br>“Turbo” režīms<br>Klusuma režīms | Automātiskais režīms<br>Laukumu tīrīšanas režīms<br>“Turbo” režīms<br>Klusuma režīms |
| Taimera programmēšana | Katru dienu individuāli  | Katru dienu individuāli  | Katru dienu individuāli  |
| Darbības laiks, min.  | 60   | 120  | 120  |
| Uzlādes laiks, min.   | 150  | 180  | 180  |
| Filtrs                | “AirClean Plus” filtrs   | “AirClean Plus” filtrs   | “AirClean Plus” filtrs   |
| Vadība                | Lietotne, tālvadība, manuāli   | Lietotne, tālvadība, manuāli   | Lietotne, tālvadība, manuāli   |
| Īpaša pazīme          | “MobileControl”, tostarp mājokļa kartēšana   | “MobileControl”, tostarp mājokļa kartēšana   | “MobileControl”, tostarp mājokļa kartēšana   |
| Cita īpaša pazīme     |  |  | “Home Vision” (Attēla pārraide tiešraidē)  |