


**Miele**

# Putekļi, iepazīstiet mūsu visjaudīgāko putekļsūcēju!

Putekļsūcējs Triflex HX2 ar akumulatoru.  
Izstrādāts Vācijā. Ražots Vācijā.

Miele. Immer Besser.





# Putekļsūcējs Triflex HX2 ar akumulatoru

Izstrādāts Vācijā.  
Ražots Vācijā.

Jaunais Digital  
Efficiency motors.

Vienreizēja  
daudzpusība “trīs vienā”<sup>1</sup>.

Īpaši plata  
elektriskā birste ar automātisku  
grīdas seguma atpazīšanu.

99,999 % filtrēšanas efektivitāte  
ar filtru HEPA Lifetime<sup>2</sup>.

1. Patents: DE 10 2016 105 475 B4

2. Atkarībā no modeļa, saskaņā ar EN 1822/2011 un IEC 62885-4

# Augsta veiktspēja

Par 60 % lielāka sūkšanas jauda<sup>1</sup> ar jauno Digital Efficiency motoru, elektrisko birsti un Vortex tehnoloģiju. Triflex HX2 pārspēj mūsu spēcīgākos parastos putekļsūcējus.<sup>2</sup>

1. Salīdzinājumā ar Triflex HX1.

2. Tīrīšanas veiktspēja salīdzinājumā ar Miele Complete C3 (SGEF3) ar STB 305-3 (putekļu uzsūkšana no paklāja un ieplaisājušas cietas grīdas, šķiedru uzsūkšana no paklāja). Atbilst IEC 62885-2.

**Miele**

Triflex HX2  
Pro



# Vienreizēja daudzpusība “trīs vienā”<sup>1</sup>

Ērti izvēlieties vienu no trim režīmiem un bez piepūles  
piekļūstiet ikvienam jūsu mājokļa stūrim. To nodrošina  
patentētā konstrukcija Triflex “trīs vienā”<sup>1</sup>.



## Komforta režīms

Īpaši ērts un ergonomisks, ar PowerUnit zemākajā pozīcijā ļauj uzņemt lielu platību bez īpašas piepūles.




## Tālās sasniegšanas režīms

Režīms ir optimāli piemērots grūti aizsniadamām vietām, ar PowerUnit augstākajā pozīcijā var vienkārši iztīrīt arī zem mēbelēm un istabu stūros.



## Kompaktais režīms

Piemērots ātrai uzkopšanai un mēbeļu virsmu tīrīšanai.



# Pilnībā pieguļ grīdai

Ar īpaši platu elektrisko birsti īsā laikā variet uzkopt lielāku platību. Rotējošā veltņa apgriezīnu skaits un sūkšanas jauda optimāli pielāgojas grīdas segumam.





# BrilliantLight

Īpaši gaišais BrilliantLight LED priekšējais apgaismojums<sup>1</sup> nodrošina lielisku izgaismojumu un putekļu atpazīšanu.

1. Atkarībā no modeļa



# Pilna jauda

Vairs nekādu pārtraukumu. Pateicoties maināmajam VARTA litija jonu akumulatoram, bez nogurdinošas lādēšanas, varat darbināt putekļsūcēju pat līdz 60 minūtēm.<sup>1</sup> Ja nepieciešams vēl ilgāk: Triflex HX2 Pro modelim komplektācijā ietilpst papildu akumulators, tādejādi kopējais putekļsūcēja darbības laiks pieaug līdz 120 minūtēm.<sup>2</sup>

1. Der 1. jaudas pakāpei bez pieslēgtas elektriskās birstes Multi Floor XXL.
2. Der 1. jaudas pakāpei bez pieslēgtas elektriskās birstes Multi Floor XXL un lietojot 2 akumulatorus.






# Putekļi Alerģēni Vīrusi

Izbaudiet 99,999 % augstu filtrēšanas līmeni! HEPA Lifetime filtrs savāc pat vissmalkākās putekļu daļiņas, vienlaikus attīrot gaisu no alergēniem un nodrošinot higiēniski tīru vidi.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>. Atkarībā no modeļa saskaņā ar EN 1822/2011 un IEC 62885-4

# Modeļu pārskats



## Triflex HX2 Pro

- Jaunais Digital Efficiency motors
- Patentēta konstrukcija "trīs vienā"<sup>1</sup>
- 99,999 % HEPA filtrēšanas efektivitāte<sup>2</sup>
- 2 maināmi akumulatori un papildu uzlādes iekārta līdz pat 120 minūšu ilgam darbības laikam<sup>4</sup>
- Elektriskā birste ar viedo grīdas seguma atpazīšanu
- BrilliantLight apgaismojums
- Cietā grīdas seguma uzkopšanas piederums
- Perlamutra pelēks ar pārļu mirdzumu



## Triflex HX2 Cat&Dog

- Jaunais Digital Efficiency motors
- Patentēta konstrukcija "trīs vienā"<sup>1</sup>
- 99,999 % HEPA filtrēšanas efektivitāte<sup>2</sup>
- Maināms akumulators līdz pat 60 minūtes ilgam darbības laikam<sup>3</sup>
- Elektriskā birste ar viedo grīdas seguma atpazīšanu
- BrilliantLight apgaismojums
- Papildu kompakta elektriskā birste
- Obsidiāna melns



## Triflex HX2 Racer

- Jaunais Digital Efficiency motors
- Patentēta konstrukcija "trīs vienā"<sup>1</sup>
- 99,99 % higiēniska filtrēšana<sup>2</sup>
- 2 maināmi akumulatori līdz pat 2 x 60 minūtes ilgam darbības laikam<sup>3</sup>
- Elektriskā birste ar viedo grīdas seguma atpazīšanu
- Papildu kompakta elektriskā birste
- Lotosa balts



## Triflex HX2 Sprinter

---

- Jaunais Digital Efficiency motors
- Patentēta konstrukcija "trīs vienā"<sup>1</sup>
- 99,99 % HEPA filtrēšanas efektivitāte<sup>2</sup>
- 2 maināmi akumulatori līdz pat 2 x 60 minūtes ilgām darbības laikiem<sup>3</sup>
- Elektriskā birste ar viedo grīdas seguma atpazīšanu
- Kašmira pelēks



## Triflex HX2 Performance

---

- Jaunais Digital Efficiency motors
- Patentēta konstrukcija "trīs vienā"<sup>1</sup>
- 99,99 % HEPA filtrēšanas efektivitāte<sup>2</sup>
- 2 maināmi akumulatori līdz pat 2 x 60 minūtes ilgām darbības laikiem<sup>3</sup>
- Elektriskā birste ar viedo grīdas seguma atpazīšanu
- Papildu kompakta elektriskā birste
- Kašmira pelēks



## Triflex HX2 Runner

---

- Jaunais Digital Efficiency motors
- Patentēta konstrukcija "trīs vienā"<sup>1</sup>
- 99,99 % HEPA filtrēšanas efektivitāte<sup>2</sup>
- 2 maināmi akumulatori līdz pat 2 x 60 minūtes ilgām darbības laikiem<sup>3</sup>
- Elektriskā birste ar viedo grīdas seguma atpazīšanu
- BrilliantLight apgaismojums
- Papildu kompakta elektriskā birste
- Obsidiāna melns

## Modeļu pārskats



### Triflex HX2 Cat&Dog Plus

- Jaunais Digital Efficiency motors
- Patentēta konstrukcija "trīs vienā"<sup>1</sup>
- 99,999 % HEPA filtrēšanas efektivitāte<sup>2</sup>
- 2 maināmi akumulatori līdz pat 2 x 60 minūtes ilgam darbības laikam<sup>3</sup>
- Elektriskā birste ar viedo grīdas seguma atpazīšanu
- BrilliantLight apgaismojums
- Papildu kompakta elektriskā birste
- Obsidiāna melns



### Triflex HX2

- Jaunais Digital Efficiency motors
- Patentēta konstrukcija "trīs vienā"<sup>1</sup>
- 99,999 % HEPA filtrēšanas efektivitāte<sup>2</sup>
- Maināms akumulators līdz pat 60 minūtes ilgam darbības laikam<sup>3</sup>
- Elektriskā birste ar viedo grīdas seguma atpazīšanu
- Lotosa balts

## Triflex HX1 Facelift



- Patentēta konstrukcija “trīs vienā”<sup>1</sup>
- 99,99 % higiēniska filtrēšana<sup>2</sup>
- Maināms akumulators līdz pat 60 minūtes ilgam darbības laikam<sup>3</sup>
- Elektriskā birste ar grīdas seguma atpazīšanu
- Obsidiāna melns
- Lotosa balts
- Grafīta pelēks

1. Patents: /DE 10 2016 105 475 B4
2. Atbilst IEC 62885-4 un EN 1822/2011
3. Der 1. jaudas pakāpei bez pieslēgtas elektriskās birstes Multi Floor XXL.
4. Der 1. jaudas pakāpei bez pieslēgtas elektriskās birstes Multi Floor XXL un lietojot 2 akumulatorus.

**Miele**

Aktīva vides aizsardzība:  
Šis brošūras papīrs ir par 100 % balināts bez hlora.