

GENERATIE 7000

ASSORTIMENTSOVERZICHT EN CONSUMENTENADVIESPRIJZEN KEUKENAPPARATUUR - VERVANGING - PLUS



Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED Vianen

Telefoon 0347 3788 88
info@miele.nl
www.miele.nl
ontdek.miele.nl

Afspraak maken in één van onze Experience Centers
www.miele.nl/experience

Miele Experience Centers

Amsterdam	Vianen	Leidschendam	Eindhoven
Van Baerlestraat 42-44 1071 AZ Amsterdam	De Limiet 2 4131 NR Vianen	(Mall of the Netherlands) Kamperfoelie 10 2262 AE Leidschendam	Nieuwe Emmasingel 94 5611 AM Eindhoven



Volg ons ook op social media.
@MieleNederland



GENERATIE 7000

DE INSPIRATIE

INTUITIEVE TECHNIEK

Het design en de kleurstellingen van de keukenapparatuur uit de Generatie 7000 sluiten perfect aan bij elk keukenontwerp. De apparaten zijn gemaakt van de mooiste materialen met een tijdloze uitstraling.

De Generatie 7000 biedt talloze innovaties met een variëteit aan mogelijkheden. Aan elk detail is gedacht. Zo kan de hobbychef zich helemaal uitleven met apparaten die exacte controle bieden op elke bereiding. Maar ook voor het stressvrij bereiden van een snelle en smaakvolle maaltijd kunt u vertrouwen op de apparaten van Miele.

Wij vinden het belangrijk dat onze producten en diensten aansluiten bij de persoonlijke smaak en wensen. Daarom werken wij voortdurend aan individuele oplossingen en flexibele innovaties. En dat start met intelligente apparaten om een heerlijke maaltijd te bereiden. Ontdek de Generatie 7000.

#LifeBeyondOrdinary



Meer Miele	4
Miele online	5
Bediening	6
Bereidingswijze	8
Stoomovens	10
Combi-stoomovens	12
Stoomovens met magnetron	16
Ovens	18
Ovens met magnetron	26
Magnetron	29
Kookplaten	30
Afzuigkappen	40
Vaatwassers	44
Koelen- en diepvrieskasten	56
Accessoires	66
Inbouwmaatschetsen	70

Vervanging Plus

Apparaten voorzien van het logo Vervanging **Plus** zijn bij een geselecteerd aantal dealers verkrijgbaar.

Alle vermelde prijzen zijn consumentenadviesprijzen inclusief 21% btw. Productkenmerken afhankelijk van het model. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden 05/23.

JARENLANG ZORGELOOS GENIETEN

Kookdemonstratie

Via www.miele.nl/videobellen kunt u zich aanmelden voor een kosteloze kookdemonstratie in ons Miele Experience Center te Vianen of online. Speciaal voor iedereen die zich aan het oriënteren is op de aanschaf van inbouwapparaten en nog niet heeft gekocht. Onze demonstrateurs vertellen u alles over onze apparaten en u krijgt een uitgebreide proeverij van hapjes.

Culinaire workshops

Koken is leuk! Vooral wanneer de apparaten eenvoudig te bedienen zijn en de producten van de hoogste kwaliteit. Naast onze eigen chefs nodigen wij regelmatig gastchefs uit voor diverse workshops. Met recepten die seizoensgebonden zijn, of het ontdekken van de culinaire wereld van sterrenchefs. Op onze site staat het actuele aanbod, voor twee personen tot een avond uit met een groep.

Koken met Miele

De workshop Koken met Miele is ontwikkeld voor nieuwe bezitters van een oven (met magnetron), stoomoven (met magnetron) en combi-stoomoven. In het Miele Culinary Institute in Vianen of online gaat u samen met onze chefs aan de slag. Zo leert u maximaal gebruik te maken van alle mogelijkheden die uw apparaat u biedt.

CoffeeCare

Laat uw koffieautomaat professioneel onderhouden en controleren. Tijdens de controle krijgt u tips om nog lang van de lekkerste koffie te genieten. Kijk voor meer informatie op www.miele.nl/coffeecare.

Kooknieuwsbrief

Bent u ook nieuwsgierig naar nieuwe informatie over gerechten en trends? Meldt u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief staat boordevol tips en lekkere recepten. Bovendien blijft u op de hoogte van interessant nieuws.

Miele app

Stomen is gezond én lekker! Is er een stoomoven in de keuken? Dan is de Miele-app een handig hulpmiddel. Daar staat namelijk alle informatie over bereidingstijden en welke stoomovenpan het beste gebruikt kan worden.



Kijk voor meer informatie of onze overige services op ontdek.miele.nl.

MIELE ONLINE

Miele.nl

Op miele.nl kunt u alle informatie over onze producten terugvinden, maar ook direct een afspraak maken voor een kookdemonstratie of een vrijblijvend adviesgesprek met één van onze adviseurs in het Miele Experience Center te Vianen, telefonisch of online. www.miele.nl/videobellen

Producten vergelijken?

Op onze website kunt u gemakkelijk verschillende producten met elkaar vergelijken. Ook vindt u hier alle kenmerken, gebruiksaanwijzingen en inbouwmaatschetsen. Ga naar 'Huishoudelijke apparaten' en klik vervolgens op de productcategorie.

Miele Shop


Via www.miele.nl/shop kunt u alle accessoires en toebehoren vinden voor uw Miele-apparaten! Niet alleen voor keukenapparatuur, maar ook voor uw stofzuiger of wasmachine.

WifiConn@ct

Een groot deel van het assortiment van de Generatie 7000 heeft standaard WifiConn@ct. Hiermee kunnen verschillende apparaten met elkaar verbonden en bediend worden via de Miele@mobileapp.

@MieleNederland

Volg ons ook op social media.





BEDIENING

Voor welk apparaat u ook kiest, de bediening is intuïtief en gemakkelijk. Alle apparaten combineren perfect met elkaar, voor welke bedieningsvorm u ook kiest. De bedieningspanelen beschikken over een grote helderheid, een hoge resolutie en innovatieve details.



EasySensor



EasyControl Plus



DirectSensor



DirectSensor S



Voor elk gerecht de ideale bereidingswijze.

Stomen.

Groente: door de zorgvuldige bereiding in de stoomoven behoudt het eten zijn eigen, gezonde smaak.

Deeg laten rijzen: u kunt de stoomoven instellen op 40 °C, ideaal voor luchtig brood of gebak.

Warmhouden: het gerecht wordt automatisch tot 15 minuten in de stoomoven warm gehouden.

Maak uw eigen drankjes en jams: met stoom kunt u veilig vruchten uitpersen.

Chocolade smelten: nooit meer aanbranden of klontjes, bij 40 °C smelt u perfect uw chocolade.

Ontvellen: tomaten, nectarines, paprika's, amandelen en meer zijn na heel kort stomen snel en gemakkelijk te ontvellen.

Vis en zeevruchten: vis wordt in de stoomoven perfect bereid zonder z'n eigen smaak te verliezen.

Desinfecteren: de ideale voorbereiding op het inkoken: glazen worden gesteriliseerd om de houdbaarheid van fruit te verlengen.

Vlees: voedingsstoffen in vlees blijven bij de bereiding in de stoomoven nagenoeg behouden en blijven sappig en mals.

Inmaken: het inmaken van fruit, groenten, vlees en worst is in de stoomoven uiterst comfortabel, u heeft er geen omkijken naar.

Bijgerechten: aardappelen en rijst behouden veel meer hun smaak met stomen. En het koken van pasta is extra comfortabel, want het water kan niet overkoken.

Dessert: de heerlijkste toetjes kunnen op verschillende manieren in de stoomoven worden bereid.

Eieren koken: wilt u uw eieren zacht, medium of hard? In slechts vier tot tien minuten op 100 °C zijn uw eieren gekookt.

Yoghurt: in slechts 5 uur bij 40 °C in de stoomoven is uw verse yoghurt bereid.

Babyflessen: in slechts 15 minuten desinfecteert u babyflesjes snel en gemakkelijk bij 100 °C.

Soepen: van het trekken van bouillon tot een gebonden soep. Talloze variaties zijn mogelijk.

Blancheren: de kwaliteit blijft optimaal behouden en is de ideale voorbereiding op het langer bewaren van groenten.

Verwarmen: door het gerecht in de stoomoven te verwarmen smaakt het zoals het vers is bereid.

Ontdooien: diepvriesproducten worden behoedzaam bij 60 °C – en dus onder de ideale omstandigheden – ontdooid.

Sous-vide koken: de ultieme smaakbeleving, onder vacuüm gegaard vlees, groente, fruit of vis.

Oven.

Hetelucht Plus: bakken op meerdere niveaus met overal hetzelfde gelijkmatige resultaat.

Braadautomaat: de aanbraadfase is op een hoge temperatuur, daarna schakelt de oven vanzelf terug naar de ingestelde temperatuur. Zo blijft vlees mals.

Gratineren: ideale ovenstand voor ovengerechten, gratins en lasagne.

Gril: smakelijke variant op het braden van plat vlees op de kookplaat of het roosteren van brood.

Intensief bakken: pizza, quiche of vruchtentaart (de onderkant wordt knapperig, de bovenkant blijft sappig).

Boven- en onderwarmte: dit traditionele bak- en braadprogramma staat bij vrijwel elk recept vermeld.

Bovenwarmte: handige functie voor het geven van een korstje aan een gerecht,

Onderwarmte: voor gerechten die au bain marie worden bereid of van onderen nagebruind moeten worden.

Gril met luchtcirculatie: uw kip of andere vlees is na de bereiding krokant van buiten, maar sappig van binnen.

Snel opwarmen: binnen 5 minuten is de oven op 180 °C. De oven is dus zo klaar voor gebruik.

Functie Professional: perfecte bakresultaten door de toevoeging van vocht. Ideaal voor brood en vlees.

Automatische programma's: zorgeloos ruim 60 gerechten op tafel zetten: brood, gebak of gevogelte, alles wordt volledig automatisch bereid.

Speciale toepassingen: bedieningsgemak door diverse speciale programma's zoals Drogen.

Eigen programma's: sla de ingestelde ovenfunctie, temperatuur en tijd van het gerecht op voor later.



STOOMOVENS

Alleen bij Miele.

Met DualSteam de beste smaak

De nieuwe DualSteam-technologie van Miele zorgt voor perfecte resultaten van uw gerechten. De stoom verspreidt zich in een hele korte tijd via de twee inlaat-openingen in de oven. Voor de kwaliteit van uw gerecht is het belangrijk dat de ingestelde temperatuur in een hele korte tijd wordt bereikt. De stoom wordt door deze techniek gelijkmatig verdeeld. U serveert uw gerechten vol van vitamines, smaak en kleur.



Grote bereidingsruimte.

Met maar liefst 4 inschuifhoogtes én de grote inhoud van onze stoomovens, kunt u voor een klein én een groot gezelschap moeiteloos meerdere gerechten in één keer stomen. Door twee pannen achter elkaar in de stoomoven te plaatsen, wordt de diepte van de oven volledig benut.

Automatische warmhoudfunctie.

Na afloop van de bereidingstijd worden de gerechten automatisch 15 minuten lang warm gehouden, zonder verlies van kwaliteit. Het maakt dus niet uit wanneer andere gerechten wat later gaar zijn.



	DG 2740	DG 7140
Design		
Bediening	EasySensor	DirectSensor S
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Verwarmen / Koken	■	■
Automatische programma's	■	■
Speciale toepassingen		■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 40 liter / 4 niveaus	■	■
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik	40 - 100 °C	40 - 100 °C
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
WifiConn@ct		■
Meegeleverde accessoires		
Stoomovenpannen met gaatjes	2	2
Opvangschaal	1	1
Rooster	1	1
Kookboek	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,3	3,3
Consumentenadviesprijs	€ 1.499,-	€ 1.689,-

COMBI-STOOMOVENS

Alleen bij Miele.

Mix & Match.

Bereid hiermee in minder dan een half uur tot drie verschillende voedingsmiddelen tegelijk. Kies een hoofdingrediënt en zoek via het menu van uw apparaat twee extra ingrediënten. Vervolgens krijgt u een menu suggestie en kunt u de gewenste bereiding aangeven, zoals ‘behoedzaam’ en ‘knapperig’. U kunt het programma direct starten of voor later bewaren.



Volwaardige stoomoven én oven.

Geniet van alle voordelen die de Miele-stoomoven biedt én geniet ook van alle voordelen die de oven heeft. Bovendien kunt u de twee functies combineren. Dan maakt u gebruik van de droge warme lucht van de oven en het vocht van de stoomoven. Ideaal voor gerechten die krokant van buiten moeten zijn, maar heerlijk luchtig of mals van binnen.

Automatische warmhoudfunctie.

Na afloop van de bereidingstijd worden de gerechten automatisch 15 minuten

lang warm gehouden, zonder verlies van kwaliteit. Het maakt dus niet uit wanneer andere gerechten wat later gaar zijn.

PerfectClean.

Alle combi-stoomovens zijn voorzien van een multifunctionele bakplaat, geleiders en een combirooster, voorzien van PerfectClean. Dankzij deze unieke antiaanbaklaag is alles heel simpel met een doekje of spons zo weer schoon.

Bewegend bedieningspaneel.

Het bedieningspaneel wordt elektronisch geopend. Erachter bevinden zich het water- en condensreservoir en de draadloze bratometer. U kunt de reservoirs eenvoudig vullen en leegmaken zonder de deur van het apparaat te openen. Het paneel staat zelfs iets schuin om u een optimaal zicht op de display te bieden.



DGC 7340 HC Pro

Design	ContourLine
Bediening	DirectSensor
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■
Vaste water toe- en afvoer	-
MotionReact / Touch2Open	-
Stoomovenfuncties	
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	■ / ■ / ■
Programma Koken menu / Sous-vide functie	■ / ■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■ / ■ / 20
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■ / ■
Ovenfuncties	
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / onderwarmte / Grill / Circulatiegrill / braadautomaat	■
Intensief bakken / Speciale toepassingen	■ / ■
Bratometer	-
Combinatiefuncties	
Combi-koken / Mix & Match	■ / ■
Ovenruimte	
Inhoud binnenruimte	48 liter / 3 niveaus
DualSteam / MonoSteam	■ / -
Temperatuurbereik stoomoven / oven	40-100 °C / 30-230 °C
Verdamper vermogen in KW / Verswaterreservoir in L	3,3 / 1,4
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	- / - / ■
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	- / ■
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energieefficiëntieklasse	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	■ / -
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	■ / ■
Onderhoudsprogramma Inweken & Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / ■
Tijdsaanwijzingen en vooruitprogrammering	■
WiFiConn@ct	■
Meegeleverde accessoires	
Universele bakplaat met PerfectClean	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	1 / 1
1 Bak- en braadrooster met PerfectClean / 1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / -
FlexiClip-uitschuifstelsel zonder / met PerfectClean	-
Technische gegevens	
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,45
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	- / -
Consumentenadviesprijs	€ 2.649,-



	DGC 7150	DGC 7151
Design	ContourLine	BlackLine
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor S
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	-	-
Vaste water toe- en afvoer	-	-
MotionReact / Touch2Open	-	-
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	- / ■ / ■	- / ■ / ■
Programma Koken menu / Sous-vide functie	- / -	- / -
Functie Professional	■	■
Tijdprogrammeerbare stoomstoot	-	-
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■ / - / -	■ / - / -
Crisp-functie / Speciale toepassingen	- / -	- / -
Ovenfuncties		
TasteControl	■	■
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / onderwarmte / Grill / Circulatiegrill / braadautomaat	■	■
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill icm Functie Professional	-	-
Intensief bakken / Speciale toepassingen o.a. Ontdooien	■ / -	■ / -
Bratometer	-	-
Combinatiefuncties		
Combi-koken / Mix & Match	- / -	- / -
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
DualSteam / MonoSteam	- / ■	- / ■
Temperatuurbereik stoomoven / oven	70-100 °C / 30-250 °C	70-100 °C / 30-250 °C
Verdamper vermogen in KW / Verswaterreservoir in L	2,2 / 1	2,2 / 1
Wateropname dmv zuigbuis	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	-	-
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	■ / - / -	■ / - / -
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	■ / -	■ / -
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	■ / ■	■ / ■
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	- / ■	- / ■
Onderhoudsprogramma Inweken / Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / - / ■	■ / - / ■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	-	-
Meegeleverde accessoires		
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	1 / 1	1 / 1
1 Bak- en braadrooster met PerfectClean / 1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / ■	■ / ■
FlexiClip-uitschuifstelsysteem zonder / met PerfectClean	■ / -	■ / -
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,5
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	- / -	- / -
Consumentenadviesprijs	€ 1.849,-	€ 1.899,-



DGC 7350	DGC 7351
ContourLine	BlackLine
DirectSensor	DirectSensor
Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
- / ■ / ■	- / ■ / ■
- / -	- / -
■	■
■	■
■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
■ / ■	■ / ■
-	-
■	■
-	-
■	■
■ / ■	■ / ■
-	-
-	-
- / -	- / -
-	-
76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
- / ■	- / ■
70-100 °C / 30-250 °C	70-100 °C / 30-250 °C
2,2 / 1	2,2 / 1
■	■
-	-
- / ■ / -	- / ■ / -
■ / -	■ / -
-	-
A+	A+
■	■
■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■
- / ■	- / ■
■ / - / ■	■ / - / ■
■	■
■	■
-	-
■	■
-	-
1 / 1	1 / 1
■ / ■	■ / ■
- / ■	- / ■
-	-
56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0
3,5	3,5
- / -	- / -
€ 2.149,-	€ 2.199,-

STOOMOVENS MET MAGNETRON

Alleen bij Miele.
QuickSteam.
Door de stoomoven en magnetron gelijktijdig in te stellen, bespaart u aanzienlijk op uw kooktijd. Zo kunt u de bereidingstijd van bijvoorbeeld aardappelen tot de helft verkorten.



Veel ruimte voor creativiteit.
Met de bereidingsruimte van 40 liter kunt u op elk van de drie niveaus één of meerdere grote stoomovenpannen plaatsen. De volledige diepte van de stoomoven kan worden benut. Zo kunt u grote hoeveelheden tegelijkertijd bereiden. Zo'n grote inhoud is uniek.

Constante temperatuur en korte opwarmtijd.
Met de DualSteam-technologie wordt de stoom heel snel en gelijkmatig in de ovenruimte verspreidt. Hierdoor wordt de opwarmtijd verkort, de stoom snel verdeeld en gelijkmatige resultaten bereikt.



DGM 7340	
Design	ContourLine
Bediening	DirectSensor
Waterreservoir	■
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel
Stoomovenfuncties	
Ontdooien / Verwarmen / Koken	■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■ / ■ / ■
Speciale toepassingen	■
Magnetronfuncties	
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■
QuickStart	■
Combinatiefuncties	
QuickSteam	■
Quick & Gentle	■
Ovenruimte	
Inhoud binnenruimte 40 liter / 4 niveaus	■
DualSteam	■
Temperatuurbereik stoomoven	40 - 100 °C
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■
Led-verlichting	■
Efficiëntie en duurzaamheid	
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■
Snel opwarmen	■
SoftOpen/SoftClose	■ / -
Externe stoomopwekking	■
Stoom- en condensreductie	■
Ontkalkingsprogramma	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■
WifiConn@ct	■
Meegeleverde accessoires	
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	2
Rooster / glazen schaal	1
Kookboek	■
Technische gegevens	
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 45,0 x 45,2 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,3
Consumentenadviesprijs	€ 2.679,-



OVENS

Alleen bij Miele.

TasteControl

Uw gerecht blijft door de unieke functie TasteControl na de bereiding heerlijk warm, zonder dat het verder gaart. Dus nooit meer een probleem als u bijvoorbeeld vlees rood of rosé wilt serveren, maar uw gezin of gasten nog niet aan tafel kunnen. De deur van de oven gaat na de bereidingstijd een stukje open en de temperatuur zakt met 100 °C. Zo blijft uw gerecht exact hoe u het graag wilt serveren. De KeepWarm-functie zorgt ervoor dat uw gerechten langere tijd in uw oven kunnen blijven staan. Dus nooit meer te gaar en altijd perfect op smaak.

Functie Professional.

Met deze functie voegt u vocht toe aan het programma Hetelucht Plus of Boven- en onderwarmte. Hierdoor wordt uw vlees zacht en sappig en krijgt een lekker bruin korstje. Brood smaakt alsof het vers van de bakker komt.

Speciale toepassingen.

Er zijn bepaalde gerechten die alleen goed lukken bij een specifieke temperatuur of in een bereidingsruimte met een bijzonder klimaat, zoals het rijzen van deeg of het drogen van fruit. Dit kan heel makkelijk met de speciale toepassingen op uw oven.

Pyrolyse.

Alle etensresten vallen als as uit elkaar en maken zich zonder achterblijven van de oppervlakte los, daarvoor hoeft u voor de reiniging voelbaar minder moeite te doen. Van agressieve reinigingsmiddelen en urenlang schoonmaken kunt u daarom afzien. Bijzonder praktisch: tijdens de reiniging kunnen naargelang het model delen van het toebehoren in de ovenruimte blijven.

Crisp-functie.

Voor sommige gerechten wilt u liever geen vocht in de ovenruimte, zoals geroosterde aardappeltjes en kroketten. Met de Crisp-functie worden deze heerlijk knapperig. U kunt de Crisp-functie bij elke ovenfunctie afzonderlijk instellen.

PerfectClean.

Het schoonmaken is buitengewoon eenvoudig. Veel onderdelen van de Miele-oven, zoals als de bereidingsruimte, bakplaten en bak- en braadroosters, zijn voorzien van een gepatenteerde, speciale coating met een unieke antiaanbaklaag. Hardnekkig vuil kunt u heel gemakkelijk met wat afwasmiddel en een spons verwijderen.



	H 2465 B	H 2465 BP
Design		
Bediening	EasyControl Plus (Draaiknop)	EasyControl Plus (Draaiknop)
Beschikbare kleuren	RVS look	RVS look
Ovenfuncties		
Acht bereidingssystemen waaronder Hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, intensief bakken en Grill	■	■
Extra ovenfuncties		
Functie Professional		
Tijdprogrammeerbare stoomstoot		
Braadautomaat / Voorzien van bratometer		
Speciale toepassingen		
Automatische programma's / incl. landenspecifieke programma's	■ / -	■ / -
Eigen programma's		
TasteControl / KeepWarm		
Crisp-functie		
Bedieningsgemak		
Timerfuncties / Dagtijdweergave / Kookwekker	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programmering bereidingstijd / duur / einde bereidingstijd	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Weergave werkelijke temperatuur / ingestelde temperatuur	■ / ■	■ / ■
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	■	■
Voorgeprogrammeerde temperatuur / Individuele instellingen	■ / ■	■ / ■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
Temperatuurbereik	30 - 300 °C	30 - 300 °C
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse		■
Verlichting	Halogeen	Halogeen
Meegeleverde accessoires		
Aantal bakplaten met PefectClean		
Universele bakplaat met PerfectClean	1	1
Bak- en braadrooster (PerfectClean / Pyrofit)	1	1
FlexiClip-geleiders (PerfectClean / Pyrofit)		
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar) (1) (PerfectClean / Pyrofit)	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Restwarmtebenutting	■	■
WifiConn@ct	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,5
Consumentenadviesprijs	€ 799,-	€ 1.099,-



H 2467 BP	H 2761 B	H 2766 B	H 2761 BP	>>
	ContourLine	BlackLine	ContourLine	
EasyControl Plus (Draaiknop)	EasyControl Plus (Draaiknop)	EasyControl Plus (Draaiknop)	EasyControl Plus (Draaiknop)	
RVS look	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart	Roestvrij staal met CleanSteel	
■	■	■	■	
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	
■	■	■	■	
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	
76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus	
30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	
	■	■		
■			■	
Halogeen	Halogeen	Halogeen	Halogeen	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
■ (HFC 70-C)	■ (HFC 70-C)	■ (HFC 70-C)	■ (HFC 70-C)	
■	■	■	■	
■	■	■	■	
	■ / ■	■ / ■	■ / ■	
A+	A+	A+	A+	
■	■	■	■	
■	■	■	■	
56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	
3,5	3,5	3,5	3,5	
€ 1.299,-	€ 1.099,-	€ 1.149,-	€ 1.399,-	



	H 2766 BP	H 7164 B
Design	BlackLine	ContourLine
Bediening	EasyControl Plus (Draaiknop)	DirectSensor S
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart	Roestvrij staal met CleanSteel
Ovenfuncties		
Acht bereidingssystemen waaronder Hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, intensief bakken en Grill	■	■
Extra ovenfuncties		
Functie Professional		■
Tijdprogrammeerbare stoomstoot		
Braadautomaat / Voorzien van bratometer		■ / -
Speciale toepassingen		
Automatische programma's / incl. landenspecifieke programma's	■ / -	■ / -
Eigen programma's		
TasteControl / KeepWarm		
Crisp-functie		
Bedieningsgemak		
Timerfuncties / Dagtijdweergave / Kookwekker	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programmering bereidingstijd / duur / einde bereidingstijd	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Weergave werkelijke temperatuur / ingestelde temperatuur	■ / ■	■ / ■
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	■	■
Voorgeprogrammeerde temperatuur / Individuele instellingen	■ / ■	■ / ■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
Temperatuurbereik	30 - 300 °C	30 - 300 °C
Binnenruimte voorzien van PerfectClean		■
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	■	
Verlichting	Halogeen	Halogeen
Meegeleverde accessoires		
Aantal bakplaten met PefectClean	1	1
Universele bakplaat met PerfectClean	1	1
Bak- en braadrooster (PerfectClean / Pyrofit)	1	1 (PerfectClean)
FlexiClip-geleiders (PerfectClean / Pyrofit)	■ (HFC 70-C)	■
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar) (1) (PerfectClean / Pyrofit)	■	■ (PerfectClean)
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■ / ■	■ / ■
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Restwarmtebenuutting	■	
WifiConn@ct	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,5
Consumentenadviesprijs	€ 1.449,-	€ 1.799,-



	H 7165 B	H 7164 BP	H 7165 BP	H 7364 BP	>>
Design	BlackLine	ContourLine	BlackLine	ContourLine	
DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor	
Obsidiaanzwart	Obsidiaanzwart	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart	Roestvrij staal met CleanSteel	
■		■	■	■	
■		■	■	■	
				■	
■ / -	■ / -	■ / -	■ / ■	■ / ■	
				■	
■ / -	■ / -	■ / -	■ / ■	20	
				■ / -	
				■	
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	
■	■	■	■	■	
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	
76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus	
30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	
■					
	■	■	■	■	
Halogeen	Halogeen	Halogeen	Halogeen	Led	
1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	
1 (PerfectClean)	1 (PerfectClean)	1 (PerfectClean)	1 (PerfectClean)	1 (Pyrofit)	
■	■	■	■	■ (Pyrofit)	
■ (PerfectClean)	■ (PerfectClean)	■ (PerfectClean)	■ (PerfectClean)	■ (Pyrofit)	
■	■	■	■	■	
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	
A+	A+	A+	A+	A+	
■	■	■	■	■	
56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
€ 1.849,-	€ 2.099,-	€ 2.149,-	€ 2.699,-		



	H 7365 B	H 7365 BP
Design	BlackLine	BlackLine
Bediening	DirectSensor	DirectSensor
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart	Obsidiaanzwart
Ovenfuncties		
Acht bereidingssystemen waaronder Hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, intensief bakken en Grill	■	■
Extra ovenfuncties		
Functie Professional	■	■
Tijdprogrammeerbare stoomstoot	■	■
Braadautomaat / Voorzien van bratometer	■ / ■	■ / ■
Speciale toepassingen	■	■
Automatische programma's / incl. landenspecifieke programma's	■ / ■	■ / ■
Eigen programma's	20	20
TasteControl / KeepWarm	■ / -	■ / -
Crisp-functie	■	■
Bedieningsgemak		
Timerfuncties / Dagtijdweergave / Kookwekker	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programmering bereidingstijd / duur / einde bereidingstijd	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Weergave werkelijke temperatuur / ingestelde temperatuur	■ / ■	■ / ■
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	■	■
Voorgeprogrammeerde temperatuur / Individuele instellingen	■ / ■	■ / ■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
Temperatuurbereik	30 - 300 °C	30 - 300 °C
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse		■
Verlichting	Led	Led
Meegeleverde accessoires		
Aantal bakplaten met PefectClean	1	1
Universele bakplaat met PerfectClean	1	1
Bak- en braadrooster (PerfectClean / Pyrofit)	1 (PerfectClean)	1 (Pyrofit)
FlexiClip-geleiders (PerfectClean / Pyrofit)	■ (PerfectClean)	■ (Pyrofit)
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar) (1) (PerfectClean / Pyrofit)	■ (PerfectClean)	■ (Pyrofit)
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■ / ■	■ / ■
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Restwarmtebenuutting		
WifiConn@ct	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,5
Consumentenadviesprijs	€ 2.449,-	€ 2.749,-



OVENS MET MAGNETRON

Alleen bij Miele.

Zorgeloos koken en bakken met automatische programma's.

Met gemak ruim 100 gerechten op tafel zetten: brood, gebak of vlees, alles wordt volledig automatisch bereid. Het is niet nodig om de ovenfunctie, temperatuur en tijd in te stellen.



Roestvrijstalen ovenruimte met PerfectClean.

De bereidingsruimte is gemaakt van roestvrij staal met PerfectClean en voorzien van een speciale lijntjesstructuur. De ruimte is krasbestendig en dankzij de antiaanbaklaag eenvoudig schoon te maken.



Ovens met magnetron



	H 7140 BM	H 7145 BM
Design	ContourLine	BlackLine
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor S
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart
Ovenfuncties		
Hetelucht Plus / Circulatiegrill / Braadautomaat / Grill	■	■
Quick & Gentle	■	■
Extra ovenfuncties		
Speciale toepassingen	-	-
Automatische programma's	■	■
Eigen programma's	-	-
Magnetronfuncties		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■	■
QuickStart	■	■
Combinatiefuncties		
Magnetron met Hetelucht Plus / Magnetron met circulatiegrill / Magnetron met braadautomaat / Magnetron met grill	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 43 liter / 3 niveaus	■	■
Temperatuurbereik	30 - 250 °C	30 - 250 °C
Roestvrijstalen ovenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
Led-verlichting	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■ / ■	■ / ■
WifiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
Glazen schaal	1	1
Bak- en braadrooster voorzien van PerfectClean	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 44,8 - 45,2 x 55,0	56,0 - 56,8 x 44,8 - 45,2 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	2,3	2,3
Consumentenadviesprijs	€ 1.749,-	€ 1.799,-

Magnetron



H 7340 BM
ContourLine
DirectSensor
Roestvrij staal met CleanSteel









30 - 250 °C



 / 

1

56,0 - 56,8 x 44,8 - 45,2 x 55,0
2,3
€ 2.199,-



M 7140	
Design	ContourLine
Bediening	DirectSensor S
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel
Magnetronfuncties	
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 900 W	■
Automatische programma's	■
QuickStart	■
Popcorn-functie	■
Ovenruimte	
Inhoud binnenruimte 46 liter	■
Draaiplateau 40,6 cm	■
Roestvrijstalen ovenruimte	■
Led-verlichting	■
Efficiëntie en duurzaamheid	
SoftOpen/SoftClose	■
Technische gegevens	
Nismaten b x h x d in cm	56,2 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	1,6
Consumentenadviesprijs	
	€ 1.379,-




BEDIENING KOOKPLATEN


De intuïtieve bediening van de inductiekookplaten zorgt ervoor dat u alle focus kunt houden op wat er gebeurt in uw pannen. Elke kookplaat heeft daarnaast een aantal functies die voor extra gemak zorgen, zoals ‘Stop&Go’ en ‘Warmhouden’. Bij Stop&Go schakelt u met één toets alle kookzones naar stand 1. Handig als bijvoorbeeld de deurbel of telefoon gaat.



EasySelect



ComfortSelect



SmartSelect

KOKEN OP INDUCTIE, GAS OF KERAMISCH?

Inductie

Steeds meer huishoudens kiezen voor inductie. De warmte ontstaat direct in de bodem van de pan en is daardoor energiezuinig, snel en veilig. Ook kunt u de temperatuur nauwkeurig instellen. De gladde glasplaat is zeer eenvoudig te reinigen

Opties bij inductiekookplaten.

- Stop&Go: gaat de deurbel? Met deze functie kunt u tijdelijk alle kookzones op stand 1 zetten.
- TwinBooster: het vermogen van twee kookzones kan gebundeld worden voor extreem korte aankooktijden.
- Con@ctivity: een innovatief systeem waarbij de afzuigkap automatisch reageert op de instellingen van de kookplaat.
- PowerFlex: extra groot oppervlak voor twee pannen of een grote braadpan met een vermogen van maar liefst 7,3 kW.

Gas

Deze manier van koken is voor velen vertrouwd en de zichtbare gasvlam spreekt vaak aan. Onze stijlvolle gaskookplaten zijn zeer gemakkelijk te ontsteken en wanneer de gasvlam onverhoopt dooft, wordt deze automatisch opnieuw ontstoken (GasReStart). De robuuste pannendragers kunt u gewoon in de vaatwasser reinigen.

Opties bij gaskookplaten.

- GasStop: zodra de vlam uitwaait of er iets overkookt, wordt de gastoevoer automatisch afgesloten.
- Elektronische vonkontsteking: met één hand te bedienen, u heeft geen lucifers of aanstekers meer nodig.
- Dual wokbrander: een tweeringsbrander waarbij de kleine brander de grote ondersteunt om op hoog vermogen een gerecht te bereiden. De kleine is ook ideaal te gebruiken als sudderpit.

Keramisch

De elementen van de keramische kookplaten zorgen voor een zeer korte opwarmtijd, met gebruik van de functie ExtraSpeed is de aankooktijd zelfs 35% korter.

Opties bij keramische kookplaten.


- Stop & Go-functie: met één aanraking alle kookstanden verlagen, handig wanneer bijvoorbeeld de deurbel gaat.
- ExtraSpeed: korte aankooktijden zorgen voor 35% tijdsbesparing..



Inductiekookplaten




	KM 7201 FR	KM 7465 FL
Design		
Randlijst	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar, Roestvrij staal
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Bediening	EasySelect	ComfortSelect
Uitvoering		
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	4 / -	4 / 2
PowerFlex-kookzone in cm		Ø 15 - 23
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		2,1 / 3 / 3,65
PowerFlex-zones		
PowerFlex-kookzone links in cm		Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		3,4 / 4,8 / 7,3
PowerFlex-kookzone rechts in cm		Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		3,4 / 4,8 / 7,3
Kookzones		
Afmeting kookzone links voor in cm	Ø 16 - 22	
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,3 / 3 / 3,65	
Afmeting kookzone links achter in cm	Ø 10 - 16	
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,4 / 1,7 / 2,2	
Afmeting kookzone rechts achter in cm	Ø 14 - 19	
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,85 / 2,5 / 3	
Afmeting kookzone rechts voor in cm	Ø 14 - 19	
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,85 / 2,5 / 3	
Bedieningsgemak		
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Wisbeveiliging		
Con@ctivity		■
Miele@home		■
Veiligheid		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen kookplaat in cm (b x d)	57,4 x 50,4	62,0 x 52,0
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	4,8	5,1
Nismaten volledig integreerbaar in cm (b x d)		62,4 x 52,4
Nismaten opliggend in cm	56,0 x 49,0	60,0 x 50,0
Aansluitwaarde in kW	7,3	7,3
Consumentenadviesprijs	€ 1.049,-	€ 1.539,-



KM 7210 FR	KM 7574 FR
Roestvrij staal	
Zwart	
EasySelect	
SmartSelect	
4 / -	
4 / 2	
Ø 15 - 23	
2,1 / 3 / 3,65	
Ø 23 - 39	
3,4 / 4,8 / 7,3	
Ø 23 - 39	
3,4 / 4,8 / 7,3	
Ø 16 - 22	
2,3 / 3 / 3,65	
Ø 10 - 16	
Midden Ø 10 - 16	
1,4 / 1,7 / 2,2	
1,4 / 1,7 / 2,2	
Ø 19 - 29	
2,1 / 3 / 3,65	
Ø 14 - 19	
1,85 / 2,5 / 3	
■	
■	
■	
■	
■	
■	
76,4 x 50,4	
80,6 x 52,6	
4,8	
4,5	
75,0 x 49,0	
78 x 50,0	
7,3	
7,3	
€ 1.389,-	€ 1.799,-

Keramische kookplaten



	KM 6520 FR	KM 6521 FR
Design		
Randlijst	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Bediening	EasySelect	EasySelect
Uitvoering		
Aantal kookzones	4	4
Kookzones		
Afmeting kookzone links voor in cm	Ø 18	Ø 12 - 21
Maximaal vermogen in kW	1,8	1,2 / 2,2
Afmeting kookzone links achter in cm	Ø 16	Ø 14,5
Maximaal vermogen in kW	1,5	1,2
Afmeting kookzone rechts achter in cm	Ø 12 - 21	Ø 17 - 26,5
Maximaal vermogen in kW	0,75 / 2,2	1,5 / 2,4
Afmeting kookzone rechts voor in cm	Ø 14,5	Ø 16
Maximaal vermogen in kW	1,2	1,5
Bedieningsgemak		
ExtraSpeed		
Vario-kookzone	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Con@ctivity		
Miele@home		
Veiligheid		
Uitschakelbeveiliging	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen kookplaat in cm (b x d)	57,4 x 50,4	61,4 x 51,4
Nismaten in cm (b x d x h)	56,0 x 49,0 x 4,3	60,0 x 50,0 x 4,2
Aansluitwaarde in kW	6,7	7,3
Consumentenadviesprijs	€ 719,-	€ 879,-

KM 6522 FR
Roestvrij staal
Zwart
EasySelect
4
Ø 12 - 21
1,2 / 2,2
Ø 14,5
1,2
Ø 17 - 26,5
1,5 / 2,4
Ø 18
1,8
■
■
■
■
■
■
76,4 x 50,4
75,0 x 49,0 x 4,2
7,6
€ 1.069,-

Gaskookplaten



	KM 2010 G	KM 2054 G
Design		
Ondergrond	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Bediening	Knoppen	Knoppen
Roestvrijstalen randlijst	■	■
Uitvoering		
Aantal kookzones	4	5
Wokbrander / Dual wokbrander		- / ■
Vermogen wokbrander links voor in kW		4,2
Vermogen wokbrander rechts achter in kW		4,2
Vermogen sterkbrander in kW	2,6	2,6
Vermogen normaalbrander in kW	1,75	1,75
Vermogen spaarbrander in kW	1	1
Bedieningsgemak		
Elektronische vonkontsteking	■	■
QuickStart		■
Pannendragers voorzien van PerfectClean	■	■
Vaatwasserbestendige gietijzeren pannendragers		
Veiligheid		
GasStop	■	■
Meegeleverde accessoires		
Wokring		■
Combiring voor kleinere pannen		■
Technische gegevens		
Maten kookplaat in cm (b x d)	65,0 x 52,60	90,0 x 52,0
Inbouwhoogte inclusief aansluitblok in cm	5,4	5,4
Nismaten b x d in cm	56,0 x 48,0	86,0 x 48,0
Aansluitwaarde in kW	0,025	0,025
Consumentenadviesprijs	€ 819,-	€ 1.509,-



KM 3010 G
Zwart glas
Knoppen
4
2,7
1,7
1
■
■
■
62,6 x 52,6
6,3
60 x 50
0,025
€ 1.069,-



KOOKPLATEN

AFZUIGKAPPEN

Alleen bij Miele.

10-laags metalen vetfilter.

De afzuigkappen zijn uitgerust met één of meerdere vetfilters die bestaan uit maar liefst 10 lagen, acht lagen van aluminium en twee lagen van roestvrij staal. Deze filters vangen nagenoeg al het vet op. Met de unieke Miele-vetfilters voorkomt u vet op uw omliggende interieur. De filters zijn door het snelkliksysteem gemakkelijk te verwijderen en zijn vaatwasserbestendig. Hierbij ontstaan geen zichtbare verkleuringen, waardoor ze lang mooi blijven.



Led-verlichting.

De led-verlichting is niet alleen mooi, maar ook goed voor het milieu, want een led-lamp verbruikt slechts 2 Watt en bespaart daarmee veel stroom. Miele led-lampen verlichten de kookplaat gelijkmatig met warme, natuurlijke kleuren. De lampen hebben een levensduur van maar liefst 20 jaar.

Lage geluidswaarden

Dankzij de speciale en effectieve isolatie in het ventilatiegedeelte en voor een deel ook binnenin, kunt u ook bij hoge vermogens-standen nog een normaal gesprek voeren.



	DAW 1620 Active	DAW 1920 Active
Design		
Uitvoering	Wandschouw	Wandschouw
Kleur	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Breedte van de afzuigkap in cm	60	90
Uitvoering		
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	620 / 74	620 / 74
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	641 / 71	645 / 71
Bedieningsgemak		
EasySwitch bediening	■	■
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	2	3
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	-	-
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse/ klasse voor de graad van vetafscheiding	A / B	A / B
Energieverbruik per jaar in kWh	49,9	49,8
Eco-motor (DC-motor)	-	-
Aantal vermogensstanden / Booster	2 / 1	2 / 1
LED-verlichting	■	■
Aantal x Watt / Sterkte in Lux / Kleurtemperatuur in K	1 x 3,2 W / 390 Lux / 3.500K	1 x 3,2 W / 350 Lux / 3.500K
Veiligheid		
Uitschakelbeveiliging	■	■
Montage-instructies		
Telescopische afvoerschacht	■	■
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	■	■
Diameter ventilatierooster in cm	15	15
Montage-instructies voor circulatie		
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 151	DUU 151
Actief koolstoffilter / Regeneereerbaar Longlife- koolstoffilter*	DKFS 36-P / DKF36-P	DKFS 36-P / DKF36-P
Technische gegevens		
Totale hoogte afzuigkap bij luchtafvoer in cm	673 - 993	673 - 993
Totale hoogte afzuigkap bij circulatie in cm	803 - 1123	803 - 1123
Hoogte x breedte x diepte van afzuigkap in cm	5,0 x 59,8 x 50,0	5,0 x 89,8 x 50,0
Aansluitwaarde in kW	0,2482	0,2482
Consumentenadviesprijs	€ 699,-	€ 799,-



	DAS 2620	DAS 2920
Design		
Uitvoering	Vlakscherm	Vlakscherm
Kleur	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Breedte van de afzuigkap in cm	60	90
Uitvoering		
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	555 / 68	555 /69
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	550 / 74	550 / 75
Bedieningsgemak		
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	1	1
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse / klasse voor de graad van vetafscheiding	A / A	A / A
Verlichting	Led	Led
Voorzien van terugslagklep	■	■
Montage-instructies		
Luchtafvoeraansluiting bovenzijde / achterzijde	■ / -	■ / -
Diameter ventilatierooster in cm	15	15
Verloopstuk van 15 naar 12,5 cm Ø	■	■
Montage-instructies voor circulatie		
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 151	DUU 151
Actief koolstoffilter / Regenereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKFS 31-P / DKFS 31-R	DKFS 31-P / DKFS 31-R
Technische gegevens		
Hoogte x breedte x diepte in cm	3,2 x 59,6 x 27,3	3,2 x 89,6 x 27,3
Aansluitwaarde in kW	0,203	0,203
Consumentenadviesprijs	€ 579,-	€ 699,-



DA 1260	DA 1260	DA 1867	DA 2450
Onderbouw	Onderbouw	Integreerbaar	Inbouwunit
Brijlantwit	Roestvrij staal	Roestvrij staal	
59,8	59,8	59,9	53,2
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
545 / 74	545 / 74	690 / 69	590 / 66
220 / 75	220 / 75	330 / 76	525 / 71
2	2	2	1
■	■	■	■
C / A	C / A	C / A	A / B
Led	Led	Led	Led
■	■		■
■ / -	■ / -	■ / -	■ / ■
15	15	15	15
■	■		
			DUU 151
DKF18-1	DKF18-1	DKF 14-1	DKF 15-1
12,5 x 59,8 x 50,0	12,5 x 59,8 x 50,0	45,0 x 59,9 x 27,5	50,0 x 53,2 x 37,2
0,24	0,24	0,25	0,23
€ 549,-	€ 549,-	€ 579,-	€ 579,-

* Tegen meerprijs te bestellen.

VAATWASSERS

Alleen bij Miele.

Automatische dosering AutoDos

Door de unieke innovatie van Miele kunt u in de vaatwasser een PowerDisk plaatsen met reinigingsmiddel voor circa 20 afwasbeurten. De elektronica zorgt voor exact de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel afgestemd op uw vuile vaat. Met als resultaat superieure reiniging en overdosering is verleden tijd. Via ShopConn@ct kunt u eenvoudig met de Miele@mobile app nieuwe Powerdisks bestellen.

Programma QuickPowerWash.

Voor een echt schone en droge vaat in 58 minuten. In combinatie met de speciaal ontwikkelde UltraTabs die oplossen binnen drie minuten of de PowerDisk (bij vaatwassers met AutoDos) worden maximale reinigings- en droogresultaten bereikt.

Bescherming tegen waterschade is gegarandeerd.

Om waterschade te voorkomen zijn alle vaatwassers voorzien van het Waterproofsysteem. Mocht er schade zijn als gevolg van een defect aan het waterbeveiligingssysteem, dan bent u daarvoor 20 jaar volledig verzekerd.*

Flexibiliteit voor perfecte behandeling van uw bestek, glas en servies.

Miele introduceert de 3D MultiFlex-lade. Deze lade kunt u in de hoogte, diepte en breedte verstellen. Ideaal voor klein vaatwerk of wanneer u in het bovenrek hoge glazen wilt zetten. Het bovenrek heeft flexibele rekjes voor klein vaatwerk of extra kopjes. In het MultiComfort gedeelte in het onderrek kunnen borden met uiteenlopende formaten (tot 35 cm Ø) verdeeld worden over drie rijen. Ook snijplanken, dienbladen en bijvoorbeeld schalen of glazen kunnen daar gemakkelijk en ruimtebesparend worden geplaatst.

De beste reiniging van uw glazen.

Zacht water is goed voor een grondige reiniging van het vaatwerk, maar tast glaswerk aan. Daarom zijn onze vaatwassers voorzien van Perfect GlassCare. Zo weet u zeker dat uw glazen in de vaatwasser zorgvuldig en voorzichtig worden gereinigd, zodat u er langer plezier van heeft.

SensorDry.

De temperatuur in de keuken en de hoeveelheid vaatwerk in de vaatwasser zijn van invloed op het droogproces. SensorDry in het programma Automatic zorgt ook bij niet ideale omstandigheden voor een optimaal droogresultaat.

AutoOpen-droging.

Aan het einde van het spoelprogramma gaat de deur van de vaatwasser automatisch open. Zo kan er frisse lucht bij het serviesgoed komen en droogt zelfs vaatwerk zoals plastic borden streeploos. Door een speciale luchtcirculatie is uw aanrechtblad beschermd tegen vocht.

ComfortClose – praktisch deursysteem.

Geniet van het bijzonder licht openen en sluiten van de deur. De deur blijft in elke gewenste stand staan.

Automatisch sluitende deur.

Dankzij AutoClose van Miele sluit de deur van de vaatwasser zich automatisch en heel zacht. Een licht contact tussen deur en apparaat is voldoende om de vaatwasser motorgesteund vanzelf te laten sluiten.

Knock2open - perfect voor greeploze keukens.

Na twee klopjes op de deur van de volledig geïntegreerde vaatwasser gaat deze met een geraffineerd openingsmechanisme volledig automatisch ongeveer 10 cm open.

Automatische dosering AutoDos

Bespaart vaatwasmiddel - Superieure reiniging



Vaatwassers XXL

VOLLEDIG INTEGREERBAAR



	G 5168 SC VI XXL	G 5368 SC VI XXL
Uitvoering		
Uitrusting voor bestek	Besteklade	Besteklade 3D MultiFlex
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Display met symbolen	Display met symbolen
Geluidsniveau	45 dB	44 dB
Programma's		
ECO / Automatic / Speciaal / Intensief / PowerWash 60 °C		
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief	■	■
QuickPowerWash - 58 minuten programma	■	■
Extra stil 55 °C		
Hygiëne 70 °C		
Extra programma / Machine reiniging		
Extra functies		
Express / Intense Zone / AutoDos	■ / - / -	■ / - / -
Extra schoon / Extra droog	■ / ■	■ / ■
Bedieningsgemak		
TurboThermic-droging / SensorDry	■ / -	■ / ■
AutoOpen-droging		■
ComfortClose	■	■
Halve belading	■	■
Rekuitvoering		
Rekuitvoering	ExtraComfort	ExtraComfort
Couverts	14	14
Efficiëntie en duurzaamheid		
Waterverbruik in liters Automatic- / Eco-programma	6,0 / 8,5	6,0 / 8,4
Energieverbruik in kWh/100 cycli	84	74
Energie-efficiëntieklasse / Geluidsklasse	D / C	C / B
EcoFeedback		
Filtercontrole		
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■	■
Waterproof-systeem	■	■
WifiConn@ct		
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	2	2
Nismaten h x b x d in cm	84,5 - 91,0 x 60,0 x 57,0	84,5 - 91,0 x 60,0 x 57,0
Consumentenadviesprijs	€ 1.299,-	€ 1.469,-



G 7278 SC Vi XXL	G 7166 SC Vi XXL - AutoDos
Besteklade 3D MultiFlex	Besteklade 3D MultiFlex
Tekstdisplay	Tekstdisplay
43 dB	43 dB
■	■
■	■
■	■
- / ■	- / ■
■ / ■ / -	■ / - / ■
■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■
■	■
■	■
■	■
■	■
MaxiComfort	Comfort Plus
14	14
6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
54	64
A / B	B / B
■	■
■	■
■	■
■	■
	■
2	2
84,5 - 91,0 x 60,0 x 57,0	84,5 - 91,0 x 60,0 x 57,0
€ 1.749,-	€ 1.749,-

Vaatwassers

VOLLEDIG INTEGREERBAAR



	G 5162 Vi	G 5163 SC Vi
Uitvoering		
Uitrusting voor bestek	Bestekkorf	Besteklade
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Display met symbolen	Display met symbolen
Geluidsniveau	45 dB	45 dB
Voorzien van BrilliantLight		
Programma's		
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief / PowerWash 60 °C		
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief	■	■
QuickPowerWash - 58 minuten programma	■	■
Extra stil 55 °C		
Hygiëne 70 °C		
Extra programma's / Machine reiniging		
Extra functies		
Express / Intense Zone / AutoDos	■ / - / -	■ / - / -
Extra schoon / Extra droog	■ / ■	■ / ■
Bedieningsgemak		
TurboThermic-droging / SensorDry	■ / -	■ / -
AutoOpen-droging		
ComfortClose	■	■
Halve belading	■	■
Rekuitvoering		
Rekuitvoering	Comfort	ExtraComfort
Couverts	14	14
Efficiëntie en duurzaamheid		
WATERVERBRUIK in liters Automatic- / Eco-programma	6,0 / 8,5	6,0 / 8,5
Energieverbruik in kWh/100 cycli	84	84
Energie-efficiëntieklasse / Geluidsklasse	D / C	D / C
EcoFeedback		
Filtercontrole		
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■	■
Waterproof-systeem	■	■
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	2	2
Nismaten h x b x d in cm	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0
Consumentenadviesprijs	€ 1.149,-	€ 1.199,-



G 5362 SC Vi	G 7272 SC Vi
Besteklade 3D MultiFlex + bestekkorf	Besteklade 3D MultiFlex + bestekkorf
Display met symbolen	Tekstdisplay
44 dB	43 dB
	■
■	
■	■
	■
	- / ■
■ / - / -	■ / ■ / -
■ / ■	■ / ■
■ / -	■ / ■
■	■
■	■
■	■
Comfort	Comfort
14	14
6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
74	54
C / B	A / B
	■
	■
■	■
■	■
2	2
80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0
€ 1.419,-	€ 1.679,-

Vaatwassers

VOLLEDIG INTEGREERBAAR



	G 7273 SC Vi	G 7162 SC Vi - AutoDos
Uitvoering		
Uitrusting voor bestek	Besteklade 3D MultiFlex	Besteklade 3D MultiFlex
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Tekstdisplay	Tekstdisplay
Geluidsniveau	43 dB	43 dB
Voorzien van BrilliantLight		
Programma's		
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief / PowerWash 60 °C	■	■
QuickPowerWash - 58 minuten programma	■	■
Extra stil 55 °C	■	■
Hygiëne 70 °C		
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging	- / - / - / - / ■	- / - / - / - / ■
Extra functies		
Express / Intense Zone / AutoDos	■ / ■ / -	■ / - / ■
Extra schoon / Extra droog	■ / ■	■ / ■
Bedieningsgemak		
TurboThermic-droging / SensorDry	■ / ■	■ / ■
AutoOpen-droging	■	■
Knock2open		
ComfortClose / AutoClose	■ / -	■ / -
AutoStart		
Rekuitvoering		
Rekuitvoering	MaxiComfort	Comfort Plus
Couverts	14	14
Efficiëntie en duurzaamheid		
Waterverbruik in liters Automatic- / Eco-programma	6,0 / 8,4	6,0 / 8,9
Energieverbruik in kWh/100 cycli	54	64
Energie-efficiëntieklasse / Geluidsklasse	A / B	B / B
EcoFeedback	■	■
Filtercontrole	■	■
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■	■
Waterproof-systeem	■	■
WifiConn@ct		■
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	2	2
Nismaten h x b x d in cm	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0
Consumentenadviesprijs	€ 1.699,-	€ 1.699,-



	G 7473 SC Vi - AutoDos	G 7970 SC Vi - AutoDos
Uitvoering		
Besteklade 3D MultiFlex		Besteklade 3D MultiFlex
DirectSensor		M Touch
42 dB		41 dB
		■
■		■
■		■
■		■
■		■
■ / - / - / - / ■		■ / ■ / ■ / ■ / ■
■ / ■ / ■		■ / ■ / ■
■ / ■		■ / ■
■ / ■		■ / ■
■		■
		■
■ / -		■ / ■
■		■
MaxiComfort		MaxiComfort
14		14
6,0 / 8,4		6,0 / 8,4
54		54
A / B		A / B
■		■
■		■
■		■
■		■
■		■
2		2
80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0		80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0
€ 1.949,-		€ 3.129,-



	G 5132 i	G 5132 SCi
Uitvoering		
Uitrusting voor bestek	Bestekkorf	Besteklade + bestekkorf
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Display met symbolen	Display met symbolen
Geluidsniveau	45 dB	45 dB
Programma's		
ECO / Automatic / Speciaal / Intensief	■	■
QuickPowerWash - 58 minuten programma	■	■
Extra stil 55 °C		
Hygiëne 70 °C		
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging		
Extra functies		
Express / Intense Zone / AutoDos	■ / - / -	■ / - / -
Extra schoon / Extra droog	■ / ■	■ / ■
Bedieningsgemak		
TurboThermic-droging/SensorDry	■ / -	■ / -
AutoOpen-droging		
ComfortClose / AutoClose	■ / -	■ / -
Halve belading	■	■
AutoStart		
Rekuitvoering		
Rekuitvoering	Comfort	Comfort
Couverts	14	14
Efficiëntie en duurzaamheid		
Waterverbruik in liters Automatic- / Eco-programma	6,0 / 8,5	6,0 / 8,5
Energieverbruik in kWh/100 cycli	84	84
Energie-efficiëntieklasse / Geluidsklasse	D / C	D / C
EcoFeedback		
Filtercontrole		
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■	■
Waterproof-systeem	■	■
WifiConn@ct		
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	2	2
Nismaten h x b x d in cm	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0
Consumentenadviesprijs	€ 999,- (Briljantwit)	€ 1.049,- (Briljantwit)
	€ 1.099,- (Roestvrij staal met CleanSteel)	€ 1.149,- (Roestvrij staal met CleanSteel)



G 5332 SCi	G 7222 SCi	G 7423 SCi - AutoDos
Besteklade 3D MultiFlex + bestekkorf	Besteklade 3D MultiFlex + bestekkorf	Besteklade 3D MultiFlex
Display met symbolen	Tekstdisplay	Tekstdisplay
44 dB	43 dB	42 dB
■	■	■
■	■	■
	■	■
		■
	- / - / - / - / ■	■ / - / - / - / ■
■ / - / -	■ / ■ / -	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■
■ / -	■ / -	■ / -
■	■	■
		■
Comfort	Comfort	MaxiComfort
14	14	14
6,0 / 8,4	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
74	54	54
C / B	A / B	A / B
	■	■
	■	■
■	■	■
■	■	■
		■
2	2	2
80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0
€ 1.339,- (Roestvrij staal met CleanSteel)	€ 1.599,- (Roestvrij staal met CleanSteel)	€ 1.879,- (Roestvrij staal met CleanSteel)

Vaatwassers

VOLLEDIG INTEGREERBAAR 45 CM



G 5790 SC Vi	
Uitvoering	
Uitrusting voor bestek	Besteklade
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Display met symbolen en tekst
Geluidsniveau	44 dB
Programma's	
ECO / Automatic / Speciaal / Intensief	■
QuickPowerWash - 58 minuten programma	■
Extra stil 55 °C	■
Bedieningsgemak	
TurboThermic-droging/SensorDry	■
ComfortClose / AutoClose	■ / -
Halve belading	■
Rekuitvoering	
Rekuitvoering	ExtraComfort
Couverts	9
Efficiëntie en duurzaamheid	
WATERVERBRUIK in liters Automatic- / Eco-programma	6,0 / 7,9
Energieverbruik in kWh/100 cycli	55
Energie-efficiëntieklasse / Geluidsklasse	C / B
EcoFeedback	■
Filtercontrole	■
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	
Waterproof-systeem	■
Technische gegevens	
Aansluitwaarde in kW	2
Nismaten h x b x d in cm	80,5 - 87,0 x 45,0 x 57,0
Consumentenadviesprijs	€ 1.469,-

Vaatwassers

INTEGREERBAAR 45 CM



G 5740 SCi	
Uitvoering	
Uitrusting voor bestek	Besteklade
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Display met symbolen en tekst
Geluidsniveau	44 dB
Programma's	
ECO / Automatic / Speciaal / Intensief	■
QuickPowerWash - 58 minuten programma	■
Extra stil 55 °C	■
Bedieningsgemak	
TurboThermic-droging/SensorDry	■
ComfortClose / AutoClose	■ / -
Halve belading	■
Rekuitvoering	
Rekuitvoering	ExtraComfort
Couverts	9
Efficiëntie en duurzaamheid	
WATERVERBRUIK in liters Automatic- / Eco-programma	6,0 / 7,9
Energieverbruik in kWh/100 cycli	55
Energie-efficiëntieklasse / Geluidsklasse	C / B
EcoFeedback	■
Filtercontrole	■
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	
Waterproof-systeem	■
Technische gegevens	
Aansluitwaarde in kW	2
Nismaten h x b x d in cm	80,5 - 87,0 x 45,0 x 57,0
Consumentenadviesprijs	€ 1.379,- (Brijlantwit)
	€ 1.429,- (Roestvrij staal met CleanSteel)



KOELKASTEN

Alleen bij Miele.

Vaatwasserbestendige opbergvakken.

De ComfortClean-opbergvakken in de binnendeur bestaan uit hoogwaardig SAN-kunststof en zijn bijzonder kras-, temperatuur- en chemicaliënbestendig. Ze mogen gereinigd worden in de vaatwasser (tot 55 °C). Daardoor is het met de hand afwassen van de bakjes niet meer nodig.

Snel op temperatuur.


Dankzij SuperKoelen en SuperFrost zijn (grote hoeveelheden) levensmiddelen veel sneller op de goede bewaar temperatuur. Voor een optimaal kwaliteitsbehoud van bijvoorbeeld de weekboodschappen. De functies schakelen na verloop van tijd vanzelf weer uit.

Tip

Wilt u de deur dempend sluiten? Dan adviseren wij de accessoire KSC 30 of KSCB 70. Met deze accessoire voorkomt u het rammelen van flessen in de deur en de deur gaat bij een hoek van minder dan 30° automatisch dicht. Bij het model staat aangegeven welke accessoire van toepassing is.

KSC 30
KSCB 70

€ 64,95
€ 99,95



Een koelkast met een deurleidingssysteem kan omgebouwd worden naar een koelkast met een deur-op-deur-systeem wanneer de scharnieren verwijderd worden.



Koelkasten

NISHOOGTE 88 CM / 102 CM



	K 7115 E	K 7116 E
Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd / onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	Led / -	Led / -
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	Veggiebox	Veggiebox
SoftClose	Achteraf te plaatsen (KSCB 70)	Achteraf te plaatsen (KSCB 70)
Bediening		
Bedienconcept	EasyControl	EasyControl
SuperKoelen / SuperFrost / Koelgedeelte uitschakelbaar / Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / - / -	■ / - / - / -
Aantal temperatuurzones	1	2
Koelgedeelte		
Aantal plateaus	3	2
Aantal groentelades	1	1
Flessenvak binnenkant van deur / Aantal deurvakken	1 / 1	1 / 1
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	E / B	E / B
Energieverbruik per jaar / per 24 u in kWh	92 / 0,253	144 / 0,394
Veiligheid		
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Technische gegevens		
Nismaat / Deurbevestiging	88 cm / deur-op-deur	88 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte / waarvan PerfectFresh-zone / 4*-diepvriesgedeelte in l	136 / - / -	104 / - / 15
Bewaartijd bij storing / Diepvriesvermogen in kg/24 u	- / -	10 / 3
Geluid in dB(A) re1pW	35	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 700
Meegeleverde toebehoren		
Eierrekjes / Ijsblokeshouder	- / -	- / ■
Consumentenadviesprijs	€ 829,-	€ 879,-



	K 7117 D	K 7216 E
Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd / onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	Led / -	Led / -
Bedieningsgemak		
DailyFresh		Veggiebox
Achteraf te plaatsen (KSCB 70)		Achteraf te plaatsen (KSCB 70)
Bediening		
EasyControl		EasyControl
■ / - / - / -		■ / - / - / -
2		2
Koelgedeelte		
3		3
1		1
1 / 2		1 / 2
Efficiëntie en duurzaamheid		
D / A		E / B
74 / 0,203		146 / 0,396
Veiligheid		
■ / -		■ / -
Technische gegevens		
88 cm / deur-op-deur		102 cm / deur-op-deur
SN-ST		SN-ST
136 / - / -		132 / - / 15
- / -		10 / 3
35		35
220 - 240 / 10 / 700		220 - 240 / 10 / 700
Meegeleverde toebehoren		
- / -		- / ■
€ 979,-		€ 949,-

Koelkasten

NISHOOGTE 122 CM



	K 7315 E	K 7316 E
Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd / onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	Led / -	Led / -
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	Veggiebox	Veggiebox
SoftClose	Achteraf te plaatsen (KSCB 70)	Achteraf te plaatsen (KSCB 70)
Bediening		
Bedienconcept	EasyControl	EasyControl
SuperKoelen / SuperFrost / Koelgedeelte uitschakelbaar / Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / - / -	■ / - / - / -
Aantal temperatuurzones	1	2
Koelgedeelte		
Aantal plateaus	5	4
Aantal groentelades	1	1
Flessenvak binnenkant van deur / Aantal deurvakken	1 / 3	1 / 3
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	E / B	E / B
Energieverbruik per jaar / per 24 u in kWh	101 / 0,277	147 / 0,404
Veiligheid		
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Technische gegevens		
Nismaat / Deurbevestiging	122 cm / deur-op-deur	122 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte / waarvan PerfectFresh-zone / 4*-diepvriesgedeelte in l	204 / - / -	172 / - / 15
Bewaartijd bij storing / Diepvriesvermogen in kg/24 u	- / -	10 / 3,0
Geluid in dB(A) re1pW	35	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 700
Meegeleverde toebehoren		
Eierrekjes / Ijsblokeshouder	■ / -	■ / ■
Consumentenadviesprijs	€ 999,-	€ 1.049,-



	K 7317 D	K 7318 D
Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd / onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	Led / -	Led / -
Bedieningsgemak		
DailyFresh		Veggiebox
Achteraf te plaatsen (KSCB 70)		Achteraf te plaatsen (KSCB 70)
Bediening		
TouchControl		TouchControl
■ / - / - / -		■ / - / - / -
1		2
Koelgedeelte		
5		4
1		1
1 / 3		1 / 3
Efficiëntie en duurzaamheid		
D / A		D / B
81 / 0,221		118 / 0,323
Veiligheid		
■ / -		■ / -
Technische gegevens		
122 cm / deur-op-deur		122 cm / deur-op-deur
SN-ST		SN-ST
204 / - / -		172 / - / 15
- / -		11 / 3
29		35
220 - 240 / 10 / 700		220 - 240 / 10 / 700
Meegeleverde toebehoren		
■ / -		■ / ■
€ 1.149,-		€ 1.199,-

Koelkasten

NISHOOGTE 140 CM



K 7433 E	
Uitvoering	
Inbouwmodel geïntegreerd / onderbouw	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -
Design	
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	Led / -
Bedieningsgemak	
Vershoudsysteem	DailyFresh
DuplexCool / DynaCool / ComfortFrost / NoFrost	- / ■ / - / -
ComfortClean	■
SoftClose	Achteraf te plaatsen (KSC 30)
Bediening	
Bedienconcept	SensorTouch
SuperKoelen / SuperFrost / Koelgedeelte uitschakelbaar / Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■
Koelgedeelte	
Aantal plateaus	6
Flessenrek van verchroomd metaal	1
Aantal vershoudsysteemlades	1
Flessenvak binnenkant van deur / Aantal deurvakken	2 / 2
ComfortSize	■
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	E / B
Energieverbruik per jaar / per 24 u in kWh	106 / 0,290
Thuisnetwerk	
Miele@home / WifiConn@ct	■ / ■
Veiligheid	
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -
Technische gegevens	
Nismaat / Deurbevestiging	140 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-ST
Koelgedeelte / waarvan PerfectFresh-zone / 4*-diepvriesgedeelte in l	236 / - / -
Geluid in dB(A) re1pW	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200
Meegeleverde toebehoren	
Eierrekjes / Ijsblokjeshouder	■ / -
Consumentenadviesprijs	€ 1.399,-



Koel-diepvriescombinaties

NISHOOGTE 178 CM



	KD 7714 E	KDN 7714 E
Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd / onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	Rechts / ■ / -	Rechts / ■ / -
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh ExtraCool
Fijnafstelling binnendeur		
DuplexCool / DynaCool / ComfortFrost / NoFrost	■ / - / ■ / -	■ / - / - / ■
ComfortClean		
SoftClose/SelfClose	achteraf te plaatsen (KSCB70) / -	achteraf te plaatsen (KSCB70) / -
Bediening		
Bedienconcept	TouchControl	TouchControl
SuperKoelen / SuperFrost / Koelgedeelte uitschakelbaar / Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / ■ / - / -	■ / ■ / - / -
Aantal temperatuurzones	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	- / ■ / -	- / ■ / -
Koelgedeelte		
Aantal plateaus	4	4
Flessenrek van verchroomd metaal	■	■
Aantal vershoudsysteemplades	1	2
Flessenvak binnenkant van deur / Aantal deurvakken	2 / 1	2 / 1
ComfortSize		
Diepvriesgedeelte		
Aantal diepvrieslades	3	3
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	E / B	E / B
Energieverbruik per jaar / per 24 u in kWh	228,86 / 0,627	233,97 / 0,641
Thuisnetwerk		
Miele@home / WifiConn@ct		
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval		
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm		■ / -
Technische gegevens		
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-zone/4*-diepvriesgedeelte in l	183 / - / 84	184 / - / 76
Bewaartijd bij storing / Diepvriesvermogen in kg/24 u	9,0 / 4,2	10,0 / 4,0
Geluid in dB(A) re1pW	35	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220-240 / 10 / 700	220-240 / 10 / 700
Meegeleverde toebehoren		
Eierrekjes / IJsblokjeshouder	■ / ■	■ / ■
Consumentenadviesprijs	€ 1.239,-	€ 1.339,-



KF 7731 E	
■ / -	
rechts / ■ / -	
Led / -	
DailyFresh	
achteraf te plaatsen	
■ / ■ / ■ / -	
■	
■ / -	
SensorTouch	
■ / ■ / ■ / ■	
2	
■ / ■ / ■	
5	
1	
1	
1 / 2	
■	
2	
E / B	
199 / 0,545	
■ / ■	
■ / ■	
■ / ■	
178 cm / deurgeleiding	
SN-ST	
212 / - / 54	
9 / 4	
35	
220 - 240 / 10 / 1400	
■ / ■	
€ 1.529,-	

MIELE ACCESSOIRES



Glazen schaal DMGS 1/1 - 30 L

Afmetingen: h x b x d = 30 x 375 x 394 mm. Geschikt voor het bereiden van gerechten met de magnetronfunctie van de Miele-stoomoven met magnetron. Ook bruikbaar als opvangschaal tijdens het stomen.

Artikelnummer: 10168180 € 70,⁹⁵



Stoomovenpan DGG 100 40

Afmetingen: h x b x d = 40 x 375 x 394 mm. Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm. Niet geschikt voor gebruik met de magnetronfunctie.

Artikelnummer: 10170290 € 43,⁹⁵



Stoomovenpan DGG 50 40

Inhoud 2 liter (nuttige inhoud: 1,4 liter). Afmetingen: h x b x d = 40 x 375 x 197 mm. Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm. Niet geschikt voor gebruik met de magnetronfunctie.

Artikelnummer: 10168200 € 32,⁹⁵



Stoomovenpan DGG 50 80

Inhoud: 4,1 liter (nuttige inhoud: 3,5 liter). Afmetingen: h x b x d = 80 x 375 x 197 mm. Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm. Niet geschikt voor gebruik met de magnetronfunctie.


Artikelnummer: 10168230 € 40,⁹⁵



Stoomovenpan DGGL 100 40

Afmetingen: h x b x d = 40 x 375 x 394 mm. Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm. Geschikt voor de Miele-stoomoven met magnetron. Niet geschikt voor gebruik met de magnetronfunctie.

Artikelnummer: 10170300 € 58,⁹⁵



Stoomovenpan met gaatjes DGG 50 40

Inhoud: 2,0 liter (nuttige inhoud: 1,4 liter). Afmetingen: h x b x d = 40 x 375 x 197 mm. Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm.

Artikelnummer: 10168190 € 40,⁹⁵



Stoomovenpan DGG 9 (GN 1/3-150)

Inhoud 5,7 liter (nuttige inhoud 4,2 liter). Afmetingen: hxbxd = 15,0 x 32,5 x 17,5 cm. Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Artikelnummer: 8015103 € 47,⁹⁵



Stoomovenpan DGG 2 (GN 1/3-65)

Inhoud 2,5 liter (nuttige inhoud 2,0 liter). Afmetingen: hxbxd = 6,5 x 32,5 x 17,5 cm. Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Artikelnummer: 5001390 € 36,⁹⁵



Stoomovenpan DGG 1/9-65

Inhoud 0,6 liter. Afmetingen: hxbxd = 6,5 x 17,5 x 10,8 cm. Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Artikelnummer: 96512190 € 25,⁹⁵



Stoomovenpan DGG 7 (GN 1/3-100)

Inhoud 4 liter (nuttige inhoud 2,8 liter). Afmetingen: hxbxd = 10,0 x 32,5 x 17,5 cm. Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Artikelnummer: 8019361 € 41,⁹⁵



RVS schaal DGG 16 (GN 1/3-20)

Afmetingen: hxbxd = 2,0 x 32,5 x 17,5 cm. Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Artikelnummer: 8109060 € 23,⁹⁵



Stoomovenpan DGG 20

Inhoud 2,5 liter (nuttige inhoud 1,8 liter). Afmetingen: hxbxd = 4,0 x 45,0 x 19,0 cm. Geschikt voor alle Miele-stoomovens XL met oven.

Artikelnummer: 8246340 € 35,⁹⁵



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 20

Inhoud 2,5 liter (nuttige inhoud 1,8 liter). Afmetingen: hxbxd = 4,0 x 45,0 x 19,0 cm. Geschikt voor alle Miele-stoomovens XL met oven.

Artikelnummer: 8285410 € 49,⁹⁵



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 6 (GNP 1/3-100)

Inhoud 4 liter (nuttige inhoud 2,8 liter). Afmetingen: hxbxd = 10,0 x 32,5 x 17,5 cm. Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Artikelnummer: 8019294 € 44,⁹⁵



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 1 (GNP 1/3-40)

Inhoud 1,5 liter (nuttige inhoud 0,9 liter). Afmetingen: hxbxd = 4,0 x 32,5 x 17,5 cm. Geschikt voor alle Miele-stoomovens.


Artikelnummer: 5001370 € 41,⁹⁵



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 10 (GNP 1/3-150)

Inhoud 5,7 liter (nuttige inhoud 4,2 liter). Afmetingen: hxbxd = 15,0 x 32,5 x 17,5 cm. Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Artikelnummer: 8019295 € 54,⁹⁵



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 5 (GNP 1/3-65)

Inhoud 2,5 liter (nuttige inhoud 2 liter). Afmetingen: h x b x d = 6,5 x 32,5 x 17,5 cm. Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Artikelnummer: 8019293 € 37,⁹⁵

MIELE ONDERHOUDSMIDDELEN



Gourmetpan HUB 5001 – M
Maximaal vulgewicht circa 5 kg. Afmetingen (h x b x d): 8,6 x 44,8 x 26,8 cm. Geschikt voor inductiekookplaten met braadzone en PowerFlexkookzone, HiLight-kookplaten, Miele-inbouwovens.

Artikelnummer: 10314270 € 276,⁹⁵



Gourmet-Teppanyakiplaat KMTY
Met FixPosition – vier rubber dopjes voor standvastigheid
Optimaal voor kookplaten met PowerFlex en FullSurface-inductie

Artikelnummer: 11555900 € 319,⁹⁵



Grillplaat GGRP
Grillplaat van gegoten aluminium zorgt voor de optimale warmteverdeling en is geschikt voor alle Miele-inductie-kookplaten met PowerFlex-kookzones. Voorzien van anti-aanbaklaag.

Artikelnummer: 10009310 € 228,⁹⁵



Bakplaat met gaatjes HBBL 71
Bakplaat in de kleur antraciet van 60 cm breed met gaatjes, voorzien van PerfectClean, voor alle inbouwovens met een binnenruimte van 76 liter.

Artikelnummer: 9520620 € 94,⁹⁵



FlexiClip-uitschuifstelsysteem PyroFit HFC 72
FlexiClip-uitschuifstelsysteem voor de inbouwovens met een inhoud van 76 liter. Voorzien van PyroFit.

Artikelnummer: 9520670 € 225,⁹⁵



Pizzasteen HBS 70
Miele gourmetbak- en -pizzasteen voor resultaten die vergelijkbaar zijn met een traditionele steenoven

Bestelnummer: 11901190 € 232,⁹⁵



Snijplank DGSB-2
Geolied beukenhouten snijplank met siliconen antislip. Voorzien van twee inschuifniveaus voor bijvoorbeeld stoomovenpannen of braadpannen.

Artikelnummer: 9120970 € 152,⁹⁵



FlexiTray KFT7000
Draaibare glasplaat voor in de koelkast die zowel 180 graden naar voren als naar achteren worden gedraaid.

Artikelnummer: 11775130 € 224,⁹⁵



KFR 7000 Flessenrek
Flessenrek voor een veilige, ruimtebesparende opslag van flessen in de koelkast

Artikelnummer: 11775120 € 73,⁹⁵



All Steel pannen set (1,5 l/2,5 l/4 l/bakpan) KMTS5704-2
Maximaal vulgewicht circa 5 kg. Afmetingen (h x b x d): 8,6 x 44,8 x 26,8 cm. Geschikt voor inductiekookplaten met braadzone en PowerFlexkookzone.

Artikelnummer: 11945190 € 412,⁹⁵



PowerDisk
Reinigingsmiddel voor circa 20 afwasbeurten. Geschikt voor vaatwassers met AutoDos.

Artikelnummer: 11841430 € 10,⁹⁵



PowerDisk 6-pack
Reinigingsmiddel voor circa 6x 20 afwasbeurten. Geschikt voor vaatwassers met AutoDos.

Artikelnummer: 11841250 € 59,⁹⁵



PowerDisk All in 1 ECO
Milieuvriendelijk reinigingsmiddel voor circa 20 afwasbeurten. Geschikt voor vaatwassers met AutoDos

Artikelnummer: 11868960 € 10,⁹⁵



PowerDisk 6-pack All in 1 ECO
Milieuvriendelijk reinigingsmiddel voor circa 6 x 20 afwasbeurten. Geschikt voor vaatwassers met AutoDos.

Artikelnummer: 11868770 € 59,⁹⁵



Ontkalkingsmiddel
Ontkalkingsmiddel van 1 liter voor de drukstoomoven.

Artikelnummer: 10265450 € 36,⁹⁵



Ontkalkingstabletten
Set van 6 tabletten voor het ontkalken van de koffieautomaat, drukloze stoomovens (met magnetron) en Combi-stoomovens.

Artikelnummer: 10178330 € 22,⁹⁵



Reinigingsmiddel
Voor keramische kookplaten en roestvrij staal. Inhoud 250 ml. Zacht reinigingsmiddel voor het verwijderen van ingebrande randen en hardnekkig vet.

Artikelnummer: 10173120 € 11,⁹⁵



Kookplaatkrabber
Handig hulpmiddel om vastgekoekte resten van de kookplaat te verwijderen.

Artikelnummer: 1065471 € 11,⁴⁵



Ovenreiniger
Inhoud 500 ml. Reinigingsmiddel voor de binnenruimte van de inbouwovens, magnetrons en voor geëmailleerde kookplaten.

Artikelnummer: 10162230 € 12,⁹⁵



Combi-stoomoven reiniger DGClean
Inhoud 250 ml. Ultrasterk reinigingsmiddel voor de binnenruimte van de Combi-stoomovens. Veilig voor levensmiddelen.

Artikelnummer: 10172710 € 22,⁹⁵



HydroCleaner
Inhoud: 4 flessen
Reinigingsmiddel voor DGC 73xx - 78xx Pro (combi-stoomovens) modellen

Artikelnummer: 12105400 € 59,⁹⁵



AutoClean
Automatische reinigen cartridge voor het automatisch reinigen van de koffiemachine CVA 7840 en CVA 7845.

Artikelnummer: 10971120 € 69,⁹⁵



AutoDescale
Ontkalkingscartridge voor het automatisch ontkalken van de koffiemachine CVA 7840 en CVA 7845

Artikelnummer: 10224080 € 69,⁹⁵

Kijk op **miele.nl** voor het volledige assortiment accessoires en onderhoudsmiddelen

VAATWASSERS

Technical drawing of the G 5790 SC Vi cabinet, showing front and side views with dimensions in millimeters.

Front View Dimensions:

- Overall height: ≥ 805
- Overall width: ≥ 570
- Distance from left edge to inner door edge: 450

Side View Dimensions:

- Top width: 570
- Top depth: 448
- Height to top of door: 650-770
- Overall height: 805^{+870}_{-750}
- Distance from front edge to inner door edge: 35

Detail View (Inset):

- Maximum depth of the door hinge: max. 115

KOELKASTEN

G 5168 SC Vi XXL, G 5368 SC Vi XXL,
G 7278 SC Vi XXL, G 7166 SC Vi XXL

K 7115 E, K 7166 E, K 7117 D

[mm]

550

874⁺⁷

560⁺⁸

119

G 5162 Vi, G 5163 SC Vi, G 5362 SC Vi,
G 7272 SC Vi, G 7273 SC Vi,
G 7162 SC Vi, G 7473 SC Vi,
G 7970 SC Vi

Technical drawing of the G 5740 SCI cabinet, showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Top width: 448
- Top depth: 570
- Internal depth: 116-150
- Internal width: 650-770
- Overall depth: 805-870
- Bottom depth: 35
- Bottom width: min. 130
- Bottom depth: max. 115

Side View Dimensions:

- Depth: 450⁺⁴
- Height: ≥ 805
- Internal width: ≥ 570

Technical drawing of the K 7115 E, K 7166 E, and K 7117 D shelving unit. The drawing includes a front view on the left and a perspective view on the right.

Front View (Left):


- Width: 541 mm
- Height: 52 mm
- Top flange width: 48 mm
- Callout 1 points to the top flange.
- Callout 2 points to the bottom flange.

Perspective View (Right):

- Callout 3 points to the side panels.
- Callout 4 points to the internal shelf supports.
- Callout 5 points to the shelves.
- Arrows indicate the unit's height is adjustable, with a minimum of 40 mm.
- Dimensions are in mm.

Technical drawing of a door frame cross-section. It shows a vertical frame with a door panel. A dimension line at the top indicates a height of ≥ 40 . Arrows indicate the direction of movement or force.

K 7216 E



Technical drawing of a rectangular plate. The plate is labeled with a circled 1. The width is dimensioned as 541. The height is dimensioned as 48. A small rectangular feature is located at the bottom right corner, labeled with a circled 2.

16 E, K 7117 D

[mm]

874+7

>550

560+8

K 7315 E, K 7315

[mm]

1021⁺⁷

Technical drawing of a vertical cabinet section. A dimension line indicates a height of 1021⁺⁷ mm. A black arrow points to the bottom rail assembly, which consists of a square base plate and a vertical support rail.

Technical drawing of the K 7216 E refrigerator. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows a height dimension of 1021^{+7} mm. The top view shows a width dimension of 541 mm and a depth dimension of 4 mm. A small detail view shows a depth dimension of ≤ 19 mm.

16 E, K 7317 D, K 7318 D

K 7315 E, K 7316 E

Technical drawings of the K 7315 E and K 7316 E models. The left drawing shows a side view of the K 7315 E model with a height dimension of 1221+7 mm and a label '519' pointing to the internal structure. The right drawing shows a front view of the K 7316 E model with a width dimension of ≥ 40 mm.

Technical drawing of the K 7433 E cabinet showing assembly steps 3 and 4. Step 3 shows the side panel being attached to the frame with screws. Step 4 shows the top panel being attached. Dimensions are given in mm.

316 E, K 7317 D, K 7318 D

[mm]















1221⁺⁷

Technical drawing of a vertical profile. A dimension line on the left indicates a height of 1221⁺⁷ mm. The profile has a flange at the top and a base with a small rectangular feature. A black arrow points to the bottom of the profile.





(mm)

600
10
1397⁺¹⁶
579

INBOUWMAATSCHETSEN










STOOMOVENS





KERAMISCHE KOOKPLATEN

STOOMOVENS MET OVEN



STOOMOVENS MET MAGNETRON

GASKOOKPLATEN



INDUCTIEKOOKPLATEN

Technical drawing of the DAS 2920 machine, showing two views: a perspective view of the main unit and a perspective view of the base unit.

Main Unit Dimensions:

- Length: 900 (600)
- Width: 295-350
- Height: 180 (3)
- Base Height: 36
- Internal Height: 16-19
- Internal Width: 185
- Internal Angle: 90
- Internal Radius: 180 (3)
- Internal Diameter: 150
- Internal Height: 90
- Internal Width: 183
- Internal Height: 25

Base Unit Dimensions:

- Length: 896
- Width: 423
- Height: 36
- Base Height: 32
- Internal Height: 400
- Internal Width: 552
- Internal Height: 183
- Internal Diameter: 150
- Internal Height: 90
- Internal Width: 183
- Internal Height: 25

The technical drawing illustrates the KM 7465 FL door handle assembly in three views:

- Top View:** Shows a rectangular plate with overall dimensions of 620 mm by 520 mm and a thickness of 4 mm. The mounting bracket has a width of 624⁺¹ mm and a depth of 500⁺¹ mm. A distance of ≥ 50 mm is indicated from the edge to the start of the bracket.
- Side View:** Shows the profile of the handle with a radius ≤ R4 at the top corner. The mounting hole is positioned 524⁺¹ mm from the left edge and 10 mm from the bottom edge.
- Perspective View:** Shows the handle installed on a door. Key dimensions include a door thickness of 70 mm, a handle height of 30 mm, a mounting hole offset of 17 mm, a base width of 378 mm, a handle width of 50 mm, a mounting hole diameter of 66 mm, a base offset of 74 mm, a total base length of 430 mm, and a final offset of 93 mm.

Two circular insets provide detailed views of the mounting holes:

- Inset ③:** Shows a hole with a diameter of 12 mm and a depth of 10 mm.
- Inset ④:** Shows a hole with a diameter of 12 mm and a depth of 10 mm, with a central screw hole of 6 mm diameter.

[illegible]

Technical drawing of the DA 1867 unit, showing front, side, and top views with dimensions:

- Front View:**
 - Height: 450
 - Width: 595*
 - Depth: 200
- Side View:**
 - Height: 450
 - Width: 275-360
- Top View:**
 - Overall Width: 599
 - Overall Depth: 175
 - Internal Width: 40
 - Internal Depth: 150/120

DA 2450

Technical drawing showing the dimensions of the DA 2450 device. The top view shows a rectangular frame with an outer width of 505, an inner width of 340, and a depth of 25. The frame has a height of 16-35. The front view shows a rectangular unit with a total width of 532, a base width of 372, and a total height of 293. The unit has a base thickness of 3, a main body height of 47, and a top section height of 143. A circular feature with a diameter of 30 is located on the top surface. A dashed circle indicates a mounting hole.

[illegible]

AFZUIGKAPPEN

Technical drawing of the DAW 1620 unit, showing exploded and assembled views with dimensions.

Exploded View (Top):

- 5) Top panel: 260 (width), 55 (height), 270 (depth).
- 1) Upper section: 55 (width), 150 (height).
- 2) Middle section: 150 (height).
- 4) Lower section: 220 (width).
- 375 (height of the lower section).

Assembled View (Bottom):

- Top panel (5) on top of the main unit.
- Main unit dimensions: 290 (width), 270 (depth), 50 (height of the top section).
- Base dimensions: 500 (width), 598 (depth).
- Height dimensions: 673-993¹⁾ and 803-1123²⁾ (total height).
- 3) Side panel with ventilation grille.