

Miele

Miele Nederland B.V.
T 0347 37 88 88
info@miele.nl
www.miele.nl/keukentrends

Bezoekadres
Miele Experience Center
De Limiet 2
4131 NR Vianen

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
van 9.00 - 17.00 uur.
Kijk op www.miele.nl
voor speciale zondags-
openstellingen.



@MieleNederland
miele.nl

Generatie 7000

Assortimentsoverzicht en consumentenadviesprijzen.

Keukenapparatuur Vervanging - **Plus**
Mei 2019

Miele

Generatie 7000.

Met trots introduceren wij de Generatie 7000: de nieuwe lijn keukenapparatuur van Miele. Het design en de kleurstellingen sluiten perfect aan bij elk keukenontwerp. Gemaakt van de mooiste materialen met een tijdloze uitstraling.

De Generatie 7000 biedt talloze innovaties met een variëteit aan mogelijkheden. Aan elk detail is gedacht. Zo kan de hobbychef zich helemaal uitleven met apparaten die elke bereiding exact controleren. Maar ook voor het stressvrij bereiden van een snelle en smaakvolle maaltijd kunt u vertrouwen op de apparaten van Miele.

Wij vinden het belangrijk dat onze producten en diensten aansluiten bij ieders persoonlijke smaak en wensen. Daarom werken wij voortdurend aan individuele oplossingen en flexibele innovaties. En dat start met intelligente apparaten om een heerlijke maaltijd te bereiden. Ontdek de nieuwe Generatie 7000.

#LifeBeyondOrdinary



12 | Vaatwassers

24 | Koel- en diepvrieskasten

32 | Ovens

38 | Oven met magnetrons

41 | Magnetron

42 | Stoomovens

44 | Stoomovens met oven

46 | Stoomovens met magnetron

48 | Kookplaten

56 | Afzuigkappen

60 | Inbouwmaatschetsen

**Vervanging
Plus**

Apparaten voorzien van het logo Vervanging **Plus** zijn bij een geselecteerd aantal dealers verkrijgbaar.

Alle vermelde prijzen zijn consumentenadviesprijzen inclusief 21% btw. Productkenmerken afhankelijk van het model. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden 05/19.

Welkom bij Miele.

Kookdemonstratie

Via www.miele.nl/kookdemonstratie meldt u zich direct aan voor een kosteloze kookdemonstratie in ons Miele Experience Center te Vianen. Voor iedereen die zich aan het oriënteren is op de aanschaf van inbouwapparaten en nog niet heeft gekocht. Onze demonstrateurs vertellen u alles over onze apparaten en u krijgt een uitgebreide proeverij van hapjes.

Koken met Miele

De workshop Koken met Miele is ontwikkeld voor bezitters met een oven (met magnetron), stoomoven (met magnetron) en stoomoven met oven. In het Miele Culinary Institute te Vianen gaat u samen met onze chefs aan de slag. Zo leert u maximaal gebruik te maken van alle mogelijkheden die uw apparatuur biedt. Bekijk voor meer informatie de website.

Culinaire workshops

Voor iedereen die houdt van koken, proeven en eten beleven. In het Miele Culinary Institute worden regelmatig uiteenlopende culinaire workshops gegeven. Workshops waarbij seizoensgebonden recepten de hoofdrol spelen of waarin u meegenomen wordt in de culinaire wereld van sterrenchefs. Ook voor groepen. Op onze site staat het actuele aanbod.

Kooknieuwsbrief

Kookinspiratie, tips en acties van Miele ontvangen? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief via www.miele.nl/nieuwsbrief en blijf maandelijks op de hoogte.

Miele@Mobile app

Deze app biedt u de mogelijkheid om alle op het netwerk aangesloten Miele-apparaten snel en gemakkelijk te bedienen of de status van uw gerecht te controleren. Maar de app biedt nog veel meer. Wacht dacht u van nieuwe recepten ontdekken of voedingswaarden controleren? U vindt voor elke gelegenheid het juiste recept. Met behulp van de 'How-to'-video's is de bereiding heel eenvoudig. Bovendien heeft u bij het gekozen recept ook gelijk het boodschappenlijstje bij de hand.

Miele online.

Miele.nl

Op miele.nl kunt u alle informatie over onze producten terugvinden, maar ook direct een afspraak maken voor een kookdemonstratie of een vrijblijvend adviesgesprek met één van onze adviseurs in het Miele Experience Center te Vianen.
www.miele.nl/kookdemonstratie
www.miele.nl/afsprakenadviseur

Producten vergelijken?

Op onze website kunt u gemakkelijk verschillende producten met elkaar vergelijken. Ook vindt u hier alle kenmerken, gebruiksaanwijzingen en inbouwmaatschetsen. Ga naar 'Huishoudelijke apparaten' en klik vervolgens op de productcategorie.

Miele Shop

Via www.miele.nl/shop kunt u alle accessoires en toebehoren vinden voor uw Miele-apparaten! Niet alleen voor keukenapparatuur, maar ook voor uw stofzuiger of wasmachine.

Miele.nl/keukentrends

Op www.miele.nl/keukentrends kunt u nóg meer inspiratie vinden voor uw nieuwe keuken! Hier vindt u onder andere:


- de nieuwste trends en innovaties
- verschillende keukenstijlen en kleuren
- interviews onder Binnenkijken bij
- de lekkerste recepten!

WiFiConn@ct

Een groot deel van het assortiment van de Generatie 7000 heeft standaard WiFiConn@ct. Hiermee kunnen verschillende apparaten met elkaar verbonden en bediend worden via de Miele@mobile app.

@MieleNederland

Volg ons ook op social media.






Bediening.

Voor welk apparaat u ook kiest, de bediening is intuïtief en gemakkelijk. Alle apparaten combineren perfect met elkaar, voor welke bedieningsvorm u ook kiest. De bedieningspanelen beschikken over een grote helderheid, een hoge resolutie en innovatieve details.



DirectSensor



DirectSensor S



EasyControl



EasySensor

Bediening kookplaten.

De intuïtieve bediening van de inductiekookplaten zorgt ervoor dat u alle focus kunt houden op wat er gebeurt in uw pannen. Elke kookplaat heeft daarnaast een aantal functies die voor extra gemak zorgen, zoals ‘Stop&Go’ en ‘Warmhouden’. Bij Stop&Go schakelt u met één toets alle kookzones naar stand 1. Handig als bijvoorbeeld de deurbel of telefoon gaat.



EasySelect



ComfortSelect



SmartSelect





Koken is leuk!
Vooral met de juiste accessoires.



4-delige stoomovenpannenset
GN 1/9-65 (inhoud 0,6 liter), DGG 2 (inhoud 2,5 liter),
GN 1/3-150 (inhoud 5,7 liter) en
GNP 1/3-150 (inhoud 5,7 liter).
Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Bestelnummer: 96500600 € 119,⁰⁰



Stoomovenpan DGG 1/9-65
Inhoud 0,6 liter.
Afmetingen: hxbxd = 6,5 x 17,5 x 10,8 cm.
Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Bestelnummer: 96512190 € 23,⁹⁵



Stoomovenpan DGG 20
Inhoud 2,5 liter (nuttige inhoud 1,8 liter).
Afmetingen: hxbxd = 4,0 x 45,0 x 19,0 cm.
Geschikt voor alle Miele-stoomovens XL met oven.

Bestelnummer: 8246340 € 29,⁹⁵



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 1 (GNP 1/3-40)
Inhoud 1,5 liter (nuttige inhoud 0,9 liter). Afmetingen:
hxbxd = 4,0 x 32,5 x 17,5 cm. Geschikt voor alle
Miele-stoomovens.

Bestelnummer: 5001370 € 32,⁹⁵



Stoomovenpan DGG 9 (GN 1/3-150)
Inhoud 5,7 liter (nuttige inhoud 4,2 liter).
Afmetingen: hxbxd = 15,0 x 32,5 x 17,5 cm.
Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Bestelnummer: 8015103 € 39,⁹⁵



Stoomovenpan DGG 7 (GN 1/3-100)
Inhoud 4 liter (nuttige inhoud 2,8 liter).
Afmetingen: hxbxd = 10,0 x 32,5 x 17,5 cm.
Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Bestelnummer: 8019361 € 32,⁹⁵



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 20
Inhoud 2,5 liter (nuttige inhoud 1,8 liter).
Afmetingen: hxbxd = 4,0 x 45,0 x 19,0 cm.
Geschikt voor alle Miele-stoomovens XL met oven.

Bestelnummer: 8285410 € 39,⁹⁵



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 10 (GNP 1/3-150)
Inhoud 5,7 liter (nuttige inhoud 4,2 liter). Afmetingen:
hxbxd = 15,0 x 32,5 x 17,5 cm. Geschikt voor alle
Miele-stoomovens.

Bestelnummer: 8019295 € 54,⁹⁵



Stoomovenpan DGG 2 (GN 1/3-65)
Inhoud 2,5 liter (nuttige inhoud 2,0 liter).
Afmetingen: hxbxd = 6,5 x 32,5 x 17,5 cm.
Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Bestelnummer: 5001390 € 29,⁹⁵



RVS schaal DGG 16 (GN 1/3-20)
Afmetingen: hxbxd = 2,0 x 32,5 x 17,5 cm.
Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Bestelnummer: 8109060 € 16,⁹⁵



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 6 (GNP 1/3-100)
Inhoud 4 liter (nuttige inhoud 2,8 liter).
Afmetingen: hxbxd = 10,0 x 32,5 x 17,5 cm.
Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Bestelnummer: 8019294 € 44,⁹⁵



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 5 (GNP 1/3-65)
Inhoud 2,5 liter (nuttige inhoud 2 liter).
Afmetingen: h x b x d = 6,5 x 32,5 x 17,5 cm. Geschikt
voor alle Miele-stoomovens.

Bestelnummer: 8019293 € 37,⁹⁵



Gourmetpan HUB 5001 – M
Maximaal vulgewicht circa 5 kg. Afmetingen (h x b x d): 8,6 x 44,8 x 26,8 cm. Geschikt voor inductiekookplaten met braadzone, PowerFlex-kookzone, keramische kookplaten en Miele-inbouwovens.

Bestelnummer: 10314270 € 229,00



Snijplank DGSB-2
Geolied beukenhouten snijplank met siliconen antislip. Voorzien van twee inschuifniveaus voor bijvoorbeeld stoomovenpannen of braadpannen.

Bestelnummer: 9120970 € 129,00



Bakplaat met gaatjes HBBL 71
Bakplaat in de kleur antraciet van 60 cm breed met gaatjes, voorzien van PerfectClean, voor alle inbouwovens met een binnenruimte van 76 liter.

Bestelnummer: 9520620 € 79,95



FlexiClip-uitschuifstelsysteem PyroFit HFC 72
FlexiClip-uitschuifstelsysteem voor de inbouwovens met een inhoud van 76 liter. Voorzien van PyroFit.

Bestelnummer: 9520670 € 185,00



Grillplaat GGRP
Grillplaat van gegoten aluminium zorgt voor de optimale warmteverdeling en is geschikt voor alle Miele-inductiekookplaten met PowerFlex-kookzones. Voorzien van antiaanbaklaag.

Bestelnummer: 10009310 € 199,00



Glazen schaal DMGS 1/1 - 30 L
Afmetingen: h x b x d = 30 x 375 x 394 mm. Geschikt voor het bereiden van gerechten met de magnetronfunctie van de Miele-stoomoven met magnetron. Ook bruikbaar als opvangschaal tijdens het stomen.

Bestelnummer: 10168180 € 54,95



Stoomovenpan DGG 1/1 40 L
Afmetingen: h x b x d = 40 x 375 x 394 mm. Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm. Niet geschikt voor gebruik met de magnetronfunctie.

Bestelnummer: 10170290 € 34,95




Stoomovenpan DGG 1/2 – 40 L
Inhoud 2 liter (nuttige inhoud: 1,4 liter). Afmetingen: h x b x d = 40 x 375 x 197 mm. Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm. Niet geschikt voor gebruik met de magnetronfunctie.

Bestelnummer: 10168200 € 23,95



Stoomovenpan DGG 1/2 - 80 L
Inhoud: 4,1 liter (nuttige inhoud: 3,5 liter). Afmetingen: h x b x d = 80 x 375 x 197 mm. Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm. Niet geschikt voor gebruik met de magnetronfunctie.

Bestelnummer: 10168230 € 29,95



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 1/1 - 40L
Afmetingen: h x b x d = 40 x 375 x 394 mm. Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm. Geschikt voor de Miele-stoomoven met magnetron. Niet geschikt voor gebruik met de magnetronfunctie.

Bestelnummer: 10170300 € 44,95



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 1/2 – 40 L
Inhoud: 2,0 liter (nuttige inhoud: 1,4 liter). Afmetingen: h x b x d = 40 x 375 x 197 mm. Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm.

Bestelnummer: 10168190 € 34,95



Kookplaatkrabber
Handig hulpmiddel om vastgekoekte resten van de kookplaat te verwijderen.

Bestelnummer: 1065471 € 8,95



Ontkalkingstabletten
Set van 6 tabletten voor het ontkalken van de drukloze stoomovens (met magnetron) en stoomovens met oven.

Bestelnummer: 10178330 € 17,95



Reinigingsmiddel
Voor keramische kookplaten en roestvrij staal. Inhoud 250 ml. Zacht reinigingsmiddel voor het verwijderen van ingebrande randen en hardnekkig vet.

Bestelnummer: 10173120 € 9,95



Ovenreiniger
Inhoud 500 ml. Reinigingsmiddel voor de binnenruimte van de inbouwovens, magnetrons en voor geëmailleerde kookplaten.

Bestelnummer: 10162230 € 10,95



Reiniger voor de stoomoven met oven DGClean
Inhoud 250 ml. Ultrasterk reinigingsmiddel voor de binnenruimte van de stoomovens met oven. Veilig voor levensmiddelen.

Bestelnummer: 10172710 € 17,95



Vaatwassers.

Alleen bij Miele.

AutoDos - automatisch vaatwasmiddel doseren.

Een unieke innovatie van Miele: u kunt in de vaatwasser een PowerDisk plaatsen met reinigingsmiddel voor minstens 20 afwasbeurten. De elektronica zorgt voor exact de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel afgestemd op uw vuile vaat. Met als resultaat: een superieure reiniging en overdosering is verleden tijd. Via ShopConn@ct kunt u eenvoudig met de Miele@mobile app nieuwe PowerDisks bestellen.

Flexibele rekindeling voor perfecte behandeling van uw bestek, glas en servies.

Miele introduceert de 3D MultiFlex-lade. Deze lade kunt u in de hoogte, diepte en breedte

verstellen. Ideaal voor klein vaatwerk of wanneer u in het bovenrek hoge glazen wilt zetten. Het bovenrek biedt flexibele rekjes voor klein vaatwerk of extra kopjes.

WPS - beschermd tegen waterschade.

Om waterschade te voorkomen zijn alle vaatwassers voorzien van het Waterproofsysteem. Mocht er schade zijn als gevolg van een defect aan het waterbeveiligingssysteem, dan bent u daarvoor 20 jaar volledig verzekerd.* Door het MultiComfort-gedeelte in het onderrek kunnen borden van uiteenlopend formaat (tot 35 cm Ø) verdeeld worden over drie rijen. Ook snijplanken, dienbladen en bijvoorbeeld schalen of glazen kunnen daar gemakkelijk en ruimtebesparend worden geplaatst.

De beste reiniging van uw glazen.

Zacht water is goed voor een grondige reiniging van het vaatwerk, maar tast glaswerk aan. Daarom zijn onze vaatwassers voorzien van Perfect GlassCare. Zo weet u zeker dat uw glazen in de vaatwasser zorgvuldig en voorzichtig worden gereinigd, zodat u er langer plezier van heeft.

SensorDry-droging.

De temperatuur in de keuken en de hoeveelheid vaatwerk in de vaatwasser zijn van invloed op het droogproces. SensorDry in het programma Automatic zorgt ook bij niet ideale omstandigheden voor een optimaal droogresultaat.

AutoOpen-droging.

Aan het einde van het spoelprogramma gaat de deur van de vaatwasser automatisch open. Zo kan er frisse lucht bij het serviesgoed komen en droogt zelfs vaatwerk zoals plastic borden streeploos. Door een speciale luchtcirculatie is uw aanrechtblad beschermd tegen vocht.

ComfortClose – praktisch deursysteem.

Geniet van het bijzonder licht openen en sluiten van de deur. De deur blijft in elke gewenste stand staan.

AutoClose-deursluiting.

Dankzij AutoClose van Miele sluit de deur van de vaatwasser zich automatisch en heel

zacht. Een licht contact tussen deur en apparaat is voldoende om de vaatwasser motorgesteund vanzelf te laten sluiten.

FlexiTimer met EcoStart – goed voor het milieu en uw portemonnee.

Met EcoStart kunt u milieubewust profiteren van tijdstippen waarop lagere energietarieven gelden. Uw vaatwasser kiest zelf het gunstigste energietarief. U kunt drie verschillende momenten vooraf programmeren en hoeft alleen maar de laatst mogelijke eindtijd vast te leggen. De vaatwasser kiest binnen de ingestelde periode zelf de voordeligste starttijd.

Knock2open - perfect voor greeploze keukens.

Na twee klopjes op de deur van de volledig geïntegreerde vaatwasser gaat deze met een geraffineerd openingsmechanisme volledig automatisch ongeveer 10 cm open.

* Dit vereist een professionele installatie.



	G 4385 SC Vi XXL	G 4985 SC Vi XXL
Uitvoering		
Uitrusting voor bestek	Besteklade	Besteklade 3D
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Display met symbolen	Display met symbolen
Geluidsniveau	46 dB	45 dB
Programma's		
ECO / Automatic / Speciaal / Intensief / Normaal	✓	✓
QuickPowerWash - 58 minuten programma	-	-
Extra stil 55 °C	-	-
Hygiëne 70 °C	-	-
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging	- / - / - / - / -	- / - / - / - / -
Extra functies		
Express / Intense Zone	- / -	- / -
Extra schoon / Extra droog	- / -	- / -
Bedieningsgemak		
TurboThermic-droging/SensorDry	✓	✓
AutoOpen-droging	-	-
ComfortClose	✓	✓
Rekuitvoering		
Rekuitvoering	Comfort	Comfort
Couverts	14	14
Efficiëntie en duurzaamheid		
Waterverbruik in liters (Automatic)	6,5	6,5
Energieverbruik in kWh	0,93	0,94
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++
Eco feedback	-	-
Filtercontrole	-	-
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	✓	✓
Waterproof-systeem	✓	✓
WiFiConn@ct	-	-
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	2,1	2,1
Nismaten h x b x d in cm	84,5 - 91,0 x 60,0 x 57 ,0	84,5 - 91,0 x 60,0 x 57 ,0
Consumentenadviesprijs	€ 999,-	€ 1.199,-



G 7157 SC Vi XXL
Besteklade 3D MultiFlex
Tekstdisplay
44 dB
✓
✓
✓
✓
- / - / - / - / ✓
✓ / ✓
✓ / ✓
✓
✓
✓
ExtraComfort
14
6
0,73
A+++ +/- 10%
✓
✓
✓
✓
-
2,3
84,5 - 91,0 x 60,0 x 57 ,0
€ 1.449,-



	G 4380 Vi	G 4382 SC Vi
Uitvoering		
Uitrusting voor bestek	Bestekkorf	Besteklade
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Display met symbolen	Display met symbolen
Geluidsniveau	46 dB	46 dB
Voorzien van BrilliantLight	-	-
Programma's		
ECO / Automatic / Speciaal / Intensief / Normaal	✓	✓
QuickPowerWash - 58 minuten programma	-	-
Extra stil 55 °C	-	-
Hygiëne 70 °C	-	-
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging	- / - / - / - / -	- / - / - / - / -
Extra functies		
Express / Intense Zone / AutoDos	- / - / -	- / - / -
Extra schoon / Extra droog	- / -	- / -
Bedieningsgemak		
TurboThermic-droging/SensorDry	✓	✓
AutoOpen-droging	-	-
Knock2open	-	-
ComfortClose / AutoClose	✓ / -	✓ / -
AutoStart	-	-
Rekuitvoering		
Rekuitvoering	Comfort	Comfort
Couverts	13	14
Efficiëntie en duurzaamheid		
Waterverbruik in liters (Automatic)	6,5	6,5
Energieverbruik in kWh	0,93	0,94
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++
Eco feedback	-	-
Filtercontrole	-	-
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	✓	✓
Waterproof-systeem	✓	✓
WiFiConn@ct	-	-
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	2,1	2,1
Nismaten h x b x d in cm	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0
Consumentenadviesprijs	€ 899,-	€ 949,-



G 4980 SC Vi	G 6060 SC Vi	G 7150 Vi
Besteklade 3D	Besteklade 3D	Bestekkorf
Display met symbolen	Display met symbolen	Tekstdisplay
45 dB	44 dB	44 dB
-	-	-
✓	✓	✓
-	-	✓
-	-	✓
-	-	✓
- / - / - / - / -	- / - / - / - / -	- / - / - / - / ✓
- / - / -	- / - / -	✓ / ✓ / -
- / -	- / -	✓ / ✓
✓	✓	✓
-	✓	✓
-	-	-
✓ / -	✓ / -	✓ / -
-	-	-
Comfort	ExtraComfort	ExtraComfort
14	14	13
6,5	6,5	6
0,94	0,84	0,73
A++	A+++	A+++ -/- 10%
-	-	✓
-	-	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-
2,1	2,1	2,1
80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0
€ 1.149,-	€ 1.249,-	€ 1.299,-



	G 7152 SC Vi	G 7153 SC Vi
Uitvoering		
Uitrusting voor bestek	Besteklade 3D MultiFlex	Besteklade 3D MultiFlex
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Tekstdisplay	Tekstdisplay
Geluidsniveau	43 dB	44 dB
Voorzien van BrilliantLight	-	-
Programma's		
ECO / Automatic / Speciaal / Intensief / Normaal	✓	✓
QuickPowerWash - 58 minuten programma	✓	✓
Extra stil 55 °C	✓	✓
Hygiëne 70 °C	✓	✓
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging	- / - / - / - / ✓	- / - / - / - / ✓
Extra functies		
Express / Intense Zone / AutoDos	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -
Extra schoon / Extra droog	✓ / ✓	✓ / ✓
Bedieningsgemak		
TurboThermic-droging/SensorDry	✓	✓
AutoOpen-droging	✓	✓
Knock2open	-	-
ComfortClose / AutoClose	✓ / -	✓ / -
AutoStart	-	-
Rekuitvoering		
Rekuitvoering	ExtraComfort	ExtraComfort
Couverts	14	14
Efficiëntie en duurzaamheid		
Waterverbruik in liters (Automatic)	6	6
Energieverbruik in kWh	0,73	0,73
Energie-efficiëntieklasse	A+++	A+++ +/- 10%
Eco feedback	✓	✓
Filtercontrole	✓	✓
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	✓	✓
Waterproof-systeem	✓	✓
WiFiConn@ct	-	-
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	2,1	2,1
Nismaten h x b x d in cm	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0
Consumentenadviesprijs	€ 1.399,-	€ 1.399,-



	G 7362 SC Vi	G 7960 SC Vi
Besteklade 3D MultiFlex		Besteklade 3D MultiFlex
DirectSensor		M Touch
42 dB		42 dB
-		✓
✓		✓
✓		✓
✓		✓
✓		✓
✓ / - / - / - / ✓		✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓
✓ / ✓ / ✓		✓ / ✓ / ✓
✓ / ✓		✓ / ✓
✓		✓
✓		✓
-		✓
✓ / -		✓ / ✓
✓		✓
ExtraComfort		MaxiComfort
14		14
6		6
0,73		0,73
A+++ +/- 10%		A+++ +/- 10%
✓		✓
✓		✓
✓		✓
✓		✓
✓		✓
2,1		2,1
80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0		80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0
€ 1.649,-		€ 2.699,-



	G 4310 i	G 4310 SCi
Uitvoering		
Uitrusting voor bestek	Bestekkorf	Besteklade
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	3-cijferig	3-cijferig
Geluidsniveau	46 dB	46 dB
Programma's		
ECO / Automatic / Speciaal / Intensief / Normaal	✓	✓
QuickPowerWash - 58 minuten programma	-	-
Extra stil 55 °C	-	-
Hygiëne 70 °C	-	-
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging	- / - / - / - / -	- / - / - / - / -
Extra functies		
Express / Intense Zone / AutoDos	- / - / -	- / - / -
Extra schoon / Extra droog	- / -	- / -
Bedieningsgemak		
TurboThermic-droging/SensorDry	✓	✓
AutoOpen-droging	-	-
ComfortClose / AutoClose	✓ / -	✓ / -
AutoStart	-	-
Rekuitvoering		
Rekuitvoering	Comfort	Comfort
Couverts	13	14
Efficiëntie en duurzaamheid		
Waterverbruik in liters (Automatic)	6,5	6,5
Energieverbruik in kWh	0,93	0,94
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++
Eco feedback	-	-
Filtercontrole	-	-
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	✓	✓
Waterproof-systeem	✓	✓
WiFiConn@ct	-	-
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	2,1	2,1
Nismaten h x b x d in cm	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0
Consumentenadviesprijs	€ 749,- (Briljantwit)	€ 799,- (Briljantwit)
	€ 799,- (Roestvrij staal met CleanSteel)	€ 849,- (Roestvrij staal met CleanSteel)



G 4930 SCi	G 7100 SCi	G 7310 SCi
Besteklade 3D	Besteklade 3D MultiFlex	Besteklade 3D MultiFlex
3-cijferig	Tekstdisplay	Tekstdisplay
45 dB	44 dB	43 dB
✓	✓	✓
-	✓	✓
-	✓	✓
-	✓	✓
- / - / - / - / -	- / - / - / - / ✓	✓ / ✓ / - / - / ✓
- / - / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓
- / -	✓ / ✓	✓ / ✓
✓	✓	✓
-	✓	✓
✓ / -	✓ / -	✓ / -
-	-	✓
Comfort	ExtraComfort	ExtraComfort
14	14	14
6,5	6	6
0,94	0,73	0,73
A++	A+++ +/- 10%	A+++ +/- 10%
-	✓	✓
-	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	✓
2,1	2,1	2,1
80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0
€ 1.049,- (Roestvrij staal met CleanSteel)	€ 1.299,- (Roestvrij staal met CleanSteel)	€ 1.449,- (Roestvrij staal met CleanSteel)



	G 4780 SC Vi
Uitvoering	
Uitrusting voor bestek	Besteklade
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	3-cijferig
Geluidsniveau	46 dB
Programma's	
ECO / Automatic / Speciaal / Intensief / Normaal	✓
QuickPowerWash - 58 minuten programma	✓
Extra stil 55 °C	✓
Bedieningsgemak	
TurboThermic-droging/SensorDry	✓
ComfortClose / AutoClose	✓ / -
Rekuitvoering	
Rekuitvoering	in hoogte verstelbaar bovenrek
Couverts	9
Efficiëntie en duurzaamheid	
WATERVERBRUIK in liters (Automatic)	6
Energieverbruik in kWh	0,78
Energie-efficiëntieklasse	A+
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	✓
Waterproof-systeem	✓
WiFiConn@ct	-
Technische gegevens	
Aansluitwaarde in kW	80,5 - 87,0 x 45,0 x 57,0
Nismaten h x b x d in cm	2,1
Consumentenadviesprijs	€ 1.249,-



	G 4720 SCi
Uitvoering	
Uitrusting voor bestek	Besteklade
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Tekstdisplay
Geluidsniveau	46 dB
Programma's	
ECO / Automatic / Speciaal / Intensief / Normaal	✓
QuickPowerWash - 58 minuten programma	✓
Extra stil 55 °C	✓
Bedieningsgemak	
TurboThermic-droging/SensorDry	✓
ComfortClose / AutoClose	✓ / -
Rekuitvoering	
Rekuitvoering	in hoogte verstelbaar bovenrek
Couverts	9
Efficiëntie en duurzaamheid	
WATERVERBRUIK in liters (Automatic)	6
Energieverbruik in kWh	0,78
Energie-efficiëntieklasse	A+
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	✓
Waterproof-systeem	✓
WiFiConn@ct	-
Technische gegevens	
Aansluitwaarde in kW	80,5 - 87,0 x 45,0 x 57,0
Nismaten h x b x d in cm	2,1
Consumentenadviesprijs	€ 1.149,- (Briljantwit)
	€ 1.199,- (Roestvrij staal met CleanSteel)



Koelkasten.

Alleen bij Miele.

Vaatwasserbestendige opbergvakken.

De ComfortClean-opbergvakken in de binnendeur bestaan uit hoogwaardig SAN-kunststof en zijn bijzonder kras-, temperatuur- en chemicaliënbestendig. Ze mogen gereinigd worden in de vaatwasser (tot 55 °C). Daardoor is het met de hand afwassen van de bakjes niet meer nodig.

Snel op temperatuur.

Dankzij SuperKoelen en SuperFrost zijn (grote hoeveelheden) levensmiddelen veel sneller op de goede bewaartemperatuur. Voor een optimaal kwaliteitsbehoud van bijvoorbeeld de weekboodschappen. De functies schakelen na verloop van tijd vanzelf weer uit.

Een koelkast met een deurleidingssysteem kan omgebouwd worden naar een koelkast met een deur-op-deur-systeem wanneer de scharnieren verwijderd worden.





	K 32242 iF	K 32223 i
Uitvoering		
Verlichting	Gloeilamp	Led
Deurscharniering rechts	✓	✓
Deurscharniering verwisselbaar	✓	✓
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	34	32
Inhoud		
Aantal draagplateaus	3	3
Koelgedeelte in liters	153	151
Diepvriesgedeelte in liters	-	-
Flessenvak binnenkant deur	1	1
Bedieningsgemak		
ComfortClean	-	✓
DynaCool	-	-
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	Temperatuurregelaar	PicTronic
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energieverbruik per jaar/per 24 u in kW	122/0,334	65/0,177
Energie-efficiëntieklasse	A++	A+++
SuperKoelen	-	✓
Montage-instructies		
Bevestiging	Deur-op-deur-systeem	Deur-op-deur-systeem
Technische gegevens		
Nishoogte	88	88
Consumentenadviesprijs	€ 649,-	€ 749,-



K 34222 i	K 34243 iF	K 35222 iD
Led	Led	Led
✓	✓	✓
✓	✓	✓
37	34	36
5	4	6
217	184	252
-	16	-
1	1	2
✓	✓	✓
-	-	✓
PicTronic	PicTronic	PicTronic
105/0,286	120/0,328	109/0,297
A++	A +++	A++
✓	✓	✓
Deur-op-deur-systeem	Deur-op-deur-systeem	Deur-op-deur-systeem
122 cm	122 cm	140 cm
€ 799,-	€ 899,-	€ 1.199,-



KF 37122 iD

Uitvoering	
Verlichting	Led
Deurscharniering rechts	✓
Deurscharniering wisselbaar	✓
Bevestiging	Deurgeleidingssysteem
Side-by-Side opstelling	-
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	34
Inhoud	
Aantal draagplateaus	5
VarioRoom	✓
Koelgedeelte in liters	224
Aantal diepvrieslades	2
Diepvriesgedeelte in liters	57
Flessenvak binnenkant deur	1
Bedieningsgemak	
ComfortClean	✓
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	PicTronic
SuperFrost	✓
DynaCool	✓
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energieverbruik per jaar/per 24 u in kW	228/0,622
SuperKoelen	✓
Technische gegevens	
Nishoogte	178 cm
Consumentenadviesprijs	€ 1.199,-



Voor elk gerecht de ideale bereidingswijze.

Oven.

Hetelucht Plus: bakken op meerdere niveaus met overal hetzelfde gelijkmatige resultaat.

Braadautomaat: de aanbraadfase is op een hoge temperatuur, daarna schakelt de oven vanzelf terug naar de ingestelde temperatuur. Zo blijft vlees mals.

Gratineren: ideale ovenstand voor ovengerechten, gratins en lasagne.

Gril: smakelijke variant op het braden van plat vlees op de kookplaat of het roosteren van brood.

Intensief bakken: pizza, quiche of vruchtentaart (de onderkant wordt knapperig, de bovenkant blijft sappig).

Boven- en onderwarmte: dit traditionele bak- en braadprogramma staat bij vrijwel elk recept vermeld.

Bovenwarmte: handige functie voor het geven van een korstje aan een gerecht, maar sappig van binnen.

Onderwarmte: voor gerechten die au bain marie worden bereid of van onderen nagebruind moeten worden.

Gril met luchtcirculatie: uw kip of andere vlees is na de bereiding krokant van buiten, maar sappig van binnen.

Snel opwarmen: binnen 5 minuten is de oven op 180 °C. De oven is dus zo klaar voor gebruik.

Functie Professional: perfecte bakresultaten door de toevoeging van vocht. Ideaal voor brood en vlees.

Automatische programma's: zorgeloos ruim 60 gerechten op tafel zetten: brood, gebak of gevogelte, alles wordt volledig automatisch bereid.

Speciale toepassingen: bedieningsgemak door diverse speciale programma's zoals Drogen.

Eigen programma's: sla de ingestelde ovenfunctie, temperatuur en tijd van het gerecht op voor later.



Stomen.

Groente: door de zorgvuldige bereiding in de stoomoven behoudt het eten zijn eigen, gezonde smaak.

Deeg laten rijzen: u kunt de stoomoven instellen op 40 °C, ideaal voor luchtig brood of gebak.

Warmhouden: het gerecht wordt automatisch tot 15 minuten in de stoomoven warm gehouden.

Maak uw eigen drankjes en jams: met stoom kunt u veilig vruchten uitpersen.

Chocolade smelten: nooit meer aanbranden of klontjes, bij 40 °C smelt u perfect uw chocolade.

Ontvellen: tomaten, nectarines, paprika's, amandelen en meer zijn na heel kort stomen snel en gemakkelijk te ontvellen.

Vis en zeevruchten: vis wordt in de stoomoven perfect bereid zonder z'n eigen smaak te verliezen.

Desinfecteren: de ideale voorbereiding op het inkoken: glazen worden gesteriliseerd om de houdbaarheid van fruit te verlengen.

Vlees: voedingsstoffen in vlees blijven bij de bereiding in de stoomoven nagenoeg behouden en blijven sappig en mals.

Inmaken: het inmaken van fruit, groenten, vlees en worst is in de stoomoven uiterst comfortabel, u heeft er geen omkijken naar.

Bijschikkingen: aardappelen en rijst behouden veel meer hun smaak met stomen. En het koken van pasta is extra comfortabel, want het water kan niet overkoken.

Dessert: de heerlijkste toetjes kunnen op verschillende manieren in de stoomoven worden bereid.

Eieren koken: wilt u uw eieren zacht, medium of hard? In slechts vier tot tien minuten op 100 °C zijn uw eieren gekookt.

Yoghurt: in slechts 5 uur bij 40 °C in de stoomoven is uw verse yoghurt bereid.

Babyflessen: in slechts 15 minuten desinfecteert u babyflesjes snel en gemakkelijk bij 100 °C.

Soepen: van het trekken van bouillon tot een gebonden soep. Talloze variaties zijn mogelijk.

Blancheren: de kwaliteit blijft optimaal behouden en is de ideale voorbereiding op het langer bewaren van groenten.

Verwarmen: door het gerecht in de stoomoven te verwarmen smaakt het zoals het vers is bereid.

Ontdooien: diepvriesproducten worden behoedzaam bij 60 °C – en dus onder de ideale omstandigheden – ontdooid.

Sous-vide koken: de ultieme smaakbeleving, onder vacuüm gegaard vlees, groente, fruit of vis.



Ovens.

Alleen bij Miele.

TasteControl

Uw gerecht blijft door de unieke functie TasteControl na de bereiding heerlijk warm, zonder dat het verder gaart. Dus nooit meer een probleem als u bijvoorbeeld vlees rood of rosé wilt serveren, maar uw gezin of gasten nog niet aan tafel kunnen. De deur van de oven gaat na de bereidingstijd een stukje open en de temperatuur zakt met 100 °C. Zo blijft uw gerecht exact hoe u het graag wilt serveren.

Functie Professional.

Met deze functie voegt u vocht toe aan het programma Hetelucht Plus of Boven- en onderwarmte. Hierdoor wordt uw vlees zacht en sappig en krijgt een lekker bruin korstje. Brood smaakt alsof het vers van de bakker komt.

Speciale toepassingen.

Er zijn bepaalde gerechten die alleen goed lukken bij een specifieke temperatuur of in een bereidingsruimte met een bijzonder klimaat, zoals het rijzen van deeg of het drogen van fruit. Dit kan heel makkelijk met de functie Speciale toepassingen op uw oven.

Crisp-functie.

Voor sommige gerechten wilt u liever geen vocht in de ovenruimte, zoals patat en kroketten. Met de Crisp-functie worden deze heerlijk knapperig. U kunt de Crisp-functie bij elke ovenfunctie afzonderlijk instellen.

PerfectClean.

Het schoonmaken is buitengewoon eenvoudig. Veel onderdelen van de Miele-oven, zoals als de bereidingsruimte, bakplaten en bak- en braadroosters, zijn voorzien van een gepatenteerde, speciale coating met een unieke antiaanbaklaag. Hardnekkig vuil kunt u heel gemakkelijk met wat afwasmiddel en een spons verwijderen.



	H 2265-1 B	H 2265-1 BP
Design		
Bediening	EasyControl	EasyControl
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel
Ovenfuncties		
Acht bereidingssystemen waaronder Hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte en Grill	✓	✓
Extra ovenfuncties		
Functie Professional	-	-
Braadautomaat, voorzien van bratometer	-	-
Speciale toepassingen	-	-
Automatische programma's / incl. landenspecifieke programma's	- / -	- / -
Eigen programma's	-	-
TasteControl / KeepWarm	-	-
Crisp-functie	-	-
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 76 liter / 5 niveaus	✓	✓
Temperatuurbereik	30 - 250 °C	30 - 250 °C
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	✓	-
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	-	✓
Verlichting	Halogeen	Halogeen
Meegeleverde accessoires		
Aantal bakplaten	1	1
Bak- en braadrooster	1	1
Extra Comfort-uitrusting		
FlexiClip-geleiders met bakplaat	-	-
Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit	-	-
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	✓	✓
SoftOpen/SoftClose	-	-
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
WiFiConn@ct	-	-
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,6
Consumentenadviesprijs	€ 679,-	€ 949,-



H 2267-1 BP
EasyControl
Roestvrij staal met CleanSteel
✓
-
-
-
- / -
-
-
-
✓
30 - 250 °C
-
✓
Halogeen
2
1
✓
-
✓
-
A+
-
56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0
3,6
€ 1.049,-



	H 2760 B	H 2760 BP
Design		
Bediening	EasyControl	EasyControl
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel
Ovenfuncties		
Acht bereidingssystemen waaronder Hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte en Grill	✓	✓
Extra ovenfuncties		
Functie Professional	-	-
Braadautomaat, voorzien van bratometer	-	-
Speciale toepassingen	-	-
Automatische programma's / incl. landenspecifieke programma's	- / -	- / -
Eigen programma's	-	-
TasteControl / KeepWarm	-	-
Crisp-functie	-	-
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 76 liter / 5 niveaus	✓	✓
Temperatuurbereik	30 - 250 °C	30 - 250 °C
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	✓	-
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	-	✓
Verlichting	Halogeen	Halogeen
Meegeleverde accessoires		
Aantal bakplaten	2	2
Bak- en braadrooster	1	1
Extra Comfort-uitrusting		
FlexiClip-geleiders met bakplaat	✓	✓
Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit	-	-
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	✓	✓
SoftOpen/SoftClose	✓	✓
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
WiFiConn@ct	-	-
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,6
Consumentenadviesprijs	€ 879,-	€ 1.179,-



H 7164 B	H 7164 BP	H 7364 BP
DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓ / -	✓ / -	✓ / ✓
-	-	✓
✓ / -	✓ / -	✓ / ✓
-	-	✓
-	-	✓ / -
-	-	✓
✓	✓	✓
30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C
✓	-	-
-	✓	✓
Halogeen	Halogeen	Led
2	2	2
1	1	1
✓	✓	✓
-	-	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
A+	A+	A+
✓	✓	✓
56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0
3,5	3,6	3,6
€ 1.499,-	€ 1.749,-	€ 2.149,-



Ovens met magnetron.

Alleen bij Miele.

Automatische programma's, u kunt zorgeloos koken en bakken.

Met gemak ruim 100 gerechten op tafel zetten: brood, gebak of vlees, alles wordt volledig automatisch bereid. Het is niet nodig om de ovenfunctie, temperatuur en tijd in te stellen.

Roestvrijstalen ovenruimte met PerfectClean.

De bereidingsruimte is gemaakt van roestvrij staal met PerfectClean en voorzien van een speciale lijntjesstructuur. De ruimte is krasbestendig en dankzij de antiaanbaklaag eenvoudig schoon te maken.



	H 7140 BM	H 7340 BM
Design		
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel
Ovenfuncties		
Hetelucht Plus / Circulatiegrill / Braadautomaat / Grill	✓	✓
Quick & Gentle	✓	✓
Extra ovenfuncties		
Speciale toepassingen	-	✓
Automatische programma's	✓	✓
Eigen programma's	-	✓
Magnetronfuncties		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	✓	✓
QuickStart	✓	✓
Combinatiefuncties		
Magnetron met Hetelucht Plus / Magnetron met circulatiegrill / Magnetron met braadautomaat / Magnetron met grill	✓	✓
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 43 liter / 3 niveaus	✓	✓
Temperatuurbereik	30 - 225 °C	30 - 225 °C
Roestvrijstalen ovenruimte voorzien van PerfectClean	✓	✓
Led-verlichting	✓	✓
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	✓	✓
SoftOpen/SoftClose	✓	✓
WiFiConn@ct	✓	✓
Meegeleverde accessoires		
Glazen schaal	1	1
Bak- en braadrooster voorzien van PerfectClean	✓	✓
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 44,8 - 45,2 x 55,0	56,0 - 56,8 x 44,8 - 45,2 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	2,3	2,3
Consumentenadviesprijs	€ 1.399,-	€ 1.799,-



	M 7140 TC
Design	
Bediening	DirectSensor S
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel
Magnetronfuncties	
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 900 W	✓
Automatische programma's	✓
QuickStart	✓
Popcorn-functie	✓
Ovenruimte	
Inhoud binnenruimte 46 liter	✓
Draaiplateau 40,6 cm	✓
Roestvrijstalen ovenruimte	✓
Led-verlichting	✓
Efficiëntie en duurzaamheid	
SoftOpen/SoftClose	✓
Technische gegevens	
Nismaten b x h x d in cm	56,2 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	1,6
Consumentenadviesprijs	€ 1.099,-



Alleen bij Miele.

DualSteam: constante temperatuur en korte opwarmtijd.

De nieuwe DualSteam-technologie van Miele zorgt voor perfecte resultaten van uw gerechten. De stoom verspreidt zich in een hele korte tijd via de twee inlaatopeningen in de oven. Voor de kwaliteit van uw gerecht is het belangrijk dat de ingestelde temperatuur in een hele korte tijd wordt bereikt. De stoom wordt door deze techniek gelijkmatig verdeeld. U serveert uw gerechten vol van vitamines, smaak en kleur.

Grote bereidingsruimte.

Met maar liefst vier inschuifhoogtes én de grote inhoud van onze stoomovens, kunt u voor een klein én een groot gezelschap moeiteloos meerdere gerechten in één keer stomen. Door twee pannen achter elkaar in de stoomoven te plaatsen, wordt de diepte van de oven volledig benut.

Automatisch warm houden van gerechten.

Na afloop van de bereidingstijd worden de gerechten automatisch 15 minuten lang warm gehouden, zonder verlies van kwaliteit. Het maakt dus niet uit wanneer andere gerechten wat later gaar zijn.



	DG 2740	DG 7140
Design		
Bediening	EasySensor	DirectSensor S
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Verwarmen / Koken	✓	✓
Automatische programma's	✓	✓
Speciale toepassingen	-	✓
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 40 liter / 4 niveaus	✓	✓
DualSteam	✓	✓
Temperatuurbereik	40 - 100 °C	40 - 100 °C
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	✓	✓
Efficiëntie en duurzaamheid		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	✓	✓
SoftOpen/SoftClose	✓	✓
Externe stoomopwekking	✓	✓
Stoom- en condensreductie	✓	✓
WiFiConn@ct	-	✓
Meegeleverde accessoires		
Stoomovenpannen met gaatjes	2	2
Opvangschaal	1	1
Rooster	1	1
Kookboek	✓	✓
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,3	3,3
Consumentenadviesprijs	€ 1.099,-	€ 1.349,-



Stoomovens met oven.

Alleen bij Miele.

Menu-assistent - Mix & Match.

Uw eigen personal assistent voor het creëren van een smakelijke maaltijd. Kies een hoofdingrediënt en zoek via het menu van uw apparaat twee extra ingrediënten. Vervolgens krijgt u een menu suggestie en kunt u de gewenste bereiding aangeven, zoals ‘crispy’ of ‘sappig’. U kunt het programma direct starten of voor later bewaren.

Volwaardige stoomoven én oven.

Geniet van alle voordelen die de Miele-stoomoven biedt én geniet ook van alle voordelen die de oven heeft. Bovendien kunt u de twee functies combineren. Dan maakt u gebruik van de droge hete lucht van de oven

en het vocht van de stoomoven. Ideaal voor gerechten die krokant van buiten moeten zijn, maar heerlijk luchtig of mals van binnen.

Automatisch warm houden.

Na afloop van de bereidingstijd worden de gerechten automatisch 15 minuten lang warm gehouden, zonder verlies van kwaliteit. Het maakt dus niet uit wanneer andere gerechten wat later gaar zijn.

PerfectClean-antiaanbaklaag.

De XL-stoomovens met oven zijn voorzien van een multifunctionele bakplaat, FlexiClip-geleiders en een combirooster, voorzien van

PerfectClean. Dankzij deze unieke antiaanbaklaag is alles heel simpel met een doekje of spons zo weer schoon.

Bewegend bedieningspaneel.

Het bedieningspaneel wordt elektronisch geopend. Erachter bevinden zich het water- en condensreservoir en de draadloze bratometer. U kunt de reservoirs eenvoudig vullen en leegmaken zonder de deur van het apparaat te openen. Het paneel staat zelfs iets schuin om u een optimaal zicht op de display te bieden.



DGC 7340*	
Design	
Bediening	DirectSensor
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	✓
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel
Stoomovenfuncties	
Ontdooien / Verwarmen / Koken	✓
Sous-vide functie	✓
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	✓ / ✓ / ✓
Crisp-functie / Speciale toepassingen	✓ / ✓
Ovenfuncties	
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Grillen met luchtcirculatie	✓
Intensief bakken / Gebak speciaal / Speciale toepassingen	
Braadautomaat / met bratometer	✓ / -
Combinatiefuncties	
Combi-koken	✓
Mix & Match	✓
Ovenruimte	
Inhoud binnenruimte 48 liter / 3 niveaus	✓
DualSteam	✓
Temperatuurbereik stoomoven / oven	40 - 100 °C / 30 - 225 °C
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	✓
BrilliantLight-verlichting	✓
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	✓
Efficiëntie en duurzaamheid	
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	✓
Snel opwarmen	✓
SoftOpen/SoftClose	✓
Externe stoomopwekking	✓
Stoom- en condensreductie	✓
Ontkalkingsprogramma	✓
Tijds aanduidingen en vooruitprogrammering	✓
WiFiConn@ct	✓
Meegeleverde accessoires	
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	1 / 1
Bak- en braadrooster	1
Bakplaat voorzien van PerfectClean	1
FlexiClip-uitschuifstelsel met PerfectClean	-
Kookboek	✓
Technische gegevens	
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 45,0 - 45, 2 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,45
Consumentenadviesprijs	€ 2.449,-

* Leverbaar vanaf september 2019



Alleen bij Miele.

QuickSteam - kortere bereidingstijd.

Door de stoomoven en magnetron gelijktijdig in te stellen, bespaart u aanzienlijk op uw kooktijd. Zo kunt u de bereidingstijd van bijvoorbeeld aardappelen tot de helft verkorten.

Veel ruimte voor creativiteit.

Met de bereidingsruimte van 40 liter kunt u op elk van de drie niveaus één of meerdere grote stoomovenpannen plaatsen. De volledige diepte van de stoomoven kan worden benut. Zo kunt u grote hoeveelheden tegelijkertijd bereiden. Zo'n grote inhoud is uniek.


DualSteam - gelijkmatige resultaten en korte opwarmtijd.

Met de DualSteam-technologie wordt de stoom heel snel en gelijkmatig in de ovenruimte verspreid. Hierdoor wordt de opwarmtijd verkort, de stoom snel verdeeld en gelijkmatige resultaten bereikt.



Vervanging
Plus

DGM 7340	
Design	
Bediening	DirectSensor
Waterreservoir	✓
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel
Stoomovenfuncties	
Ontdooien / Verwarmen / Koken	✓
Programma Koken menu	-
Sous-vide functie	-
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	✓ / ✓ / ✓
Speciale toepassingen	✓
Magnetronfuncties	
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	✓
QuickStart	✓
Combinatiefuncties	
QuickSteam	✓
Quick & Gentle	✓
Ovenruimte	
Inhoud binnenruimte 40 liter / 4 niveaus	✓
DualSteam	✓
Temperatuurbereik stoomoven	40 - 100 °C
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	✓
Led-verlichting	✓
Efficiëntie en duurzaamheid	
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	✓
Snel opwarmen	✓
SoftOpen/SoftClose	✓ / -
Externe stoomopwekking	✓
Stoom- en condensreductie	✓
Ontkalkingsprogramma	✓
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	✓
WiFiConn@ct	✓
Meegeleverde accessoires	
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	2
Rooster / glazen schaal	1
Kookboek	✓
Technische gegevens	
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 45,0 x 45,2 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,3
Consumentenadviesprijs	€ 2.199,-



Koken op inductie, gas of keramisch?

Eén van de eerste keuzes waarvoor u komt te staan bij het uitzoeken van een nieuwe kookplaat is of u voor inductie of gas gaat. Welke warmteoverdracht u ook kiest, een kookplaat van Miele is altijd makkelijk te bedienen, te reinigen én van hoogstaande kwaliteit!

Inductie.

Steeds meer huishoudens kiezen voor inductie. De warmte ontstaat direct in de bodem van de pan en is daardoor energiezuinig, snel en veilig. Ook kunt u de temperatuur nauwkeurig instellen. De gladde glasplaat is zeer eenvoudig te reinigen

Opties bij inductiekookplaten.

- Stop&Go: gaat de deurbel? Met deze functie kunt u tijdelijk alle kookzones op stand 1 zetten.
- TwinBooster: het vermogen van twee kookzones kan gebundeld worden voor extreem korte aankooktijden.

- Con@ctivity: een innovatief systeem waarbij de afzuigkap automatisch reageert op de instellingen van de kookplaat.
- PowerFlex: extra groot oppervlak voor twee pannen of een grote braadpan met een vermogen van maar liefst 7,3 kW.

Gas.

Deze manier van koken is voor velen vertrouwd en de zichtbare gasvlam spreekt vaak aan. Onze stijlvolle gaskookplaten zijn zeer gemakkelijk te ontsteken en wanneer de gasvlam onverhoopt dooft, wordt deze automatisch opnieuw ontstoken (GasReStart). De robuuste pannendragers kunt u gewoon in de vaatwasser reinigen.

Opties bij gaskookplaten.

- GasStop: zodra de vlam uitwaait of er iets overkookt, wordt de gastoevoer automatisch afgesloten.

- Elektronische vonkontsteking: met één hand te bedienen, u heeft geen lucifers of aanstekers meer nodig.
- Dual wokbrander: een tweeringsbrander waarbij de kleine brander de grote ondersteunt om op hoog vermogen een gerecht te bereiden. De kleine is ook ideaal te gebruiken als sudderpit.

Keramisch.

De elementen van de keramische kookplaten zorgen voor een zeer korte opwarmtijd, met gebruik van de functie ExtraSpeed is de aankooktijd zelfs 35% korter.

Opties bij keramische kookplaten.


- Stop & Go-functie: met één aanraking alle kookstanden verlagen, handig wanneer bijvoorbeeld de deurbel gaat.
- ExtraSpeed: korte aankooktijden zorgen voor 35% tijdsbesparing.



	KM 2010 G	KM 2054 G
Design		
Ondergrond	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Bediening	Knoppen	Knoppen
Roestvrijstalen randlijst	✓	✓
Uitvoering		
Aantal kookzones	4	5
Wokbrander / Dual wokbrander	-	- / ✓
Vermogen wokbrander links voor in kW	-	4,2
Vermogen wokbrander rechts achter in kW	-	4,2
Vermogen sterkbrander in kW	2,6	2,6
Vermogen normaalbrander in kW	1,75	1,75
Vermogen spaarbrander in kW	1,0	1
Bedieningsgemak		
Elektronische vonkontsteking	✓	✓
QuickStart	-	✓
Pannendragers voorzien van PerfectClean	✓	✓
Vaatwasserbestendige gietijzeren pannendragers	-	-
Veiligheid		
GasStop	✓	✓
Meegeleverde accessoires		
Wokring	-	✓
Combiring voor kleinere pannen	-	✓
Technische gegevens		
Maten kookplaat in cm (b x d)	65,0 x 52,60	90,0 x 52,0
Inbouwhoogte inclusief aansluitblok in cm	5,4	5,4
Nismaten b x d in cm	56,0 x 48,0	86,0 x 48,0
Aansluitwaarde in kW	0,025	0,025
Consumentenadviesprijs	€ 629,-	€ 829,-



KM 3010 G
Zwart glas
Knoppen
-
4
-
-
2,7
1,7
1
✓
-
-
✓
✓
-
-
62,6 x 52,6
6,3
60 x 50
0,025
€ 1.149,-



	KM 7201 FR	KM 7465 FL
Design		
Randlijst	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Bediening	EasySelect	ComfortSelect
Uitvoering		
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	4 / -	4 / 2
PowerFlex-kookzone in cm	-	Ø 15 - 23
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	-	2,1 / 3 / 3,65
PowerFlex-zones		
PowerFlex-kookzone links in cm	-	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	-	3,4 / 4,8 / 7,3
PowerFlex-kookzone rechts in cm	-	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	-	3,4 / 4,8 / 7,3
Kookzones		
Afmeting kookzone links voor in cm	Ø 16 - 22	-
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,3 / 3 / 3,65	-
Afmeting kookzone links achter in cm	Ø 10 - 16	-
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,4 / 1,7 / 2,2	-
Afmeting kookzone rechts achter in cm	Ø 14 - 19	-
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,85 / 2,5 / 3	-
Afmeting kookzone rechts voor in cm	Ø 14 - 19	-
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,85 / 2,5 / 3	-
Bedieningsgemak		
Warmhoudfunctie	✓	✓
Kookwekker	✓	✓
Aankookautomaat	✓	✓
Stop&Go-functie	✓	✓
Wisbeveiliging	-	-
Con@ctivity	-	✓
Miele@home	-	✓
Veiligheid		
Uitschakeling ontbreken pan	✓	✓
Ingebruiknamebeveiliging	✓	✓
Technische gegevens		
Afmetingen kookplaat in cm (b x d)	57,4 x 50,4	62,0 x 52,0
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	4,8	5,1
Nismaten volledig integreerbaar in cm (b x d)	-	62,4 x 52,4
Nismaten opliggend in cm	56,0 x 49,0	60,0 x 50,0
Aansluitwaarde in kW	7,3	7,3
Consumentenadviesprijs	€ 949,-	€ 1.249,-



KM 7210 FR	KM 7574 FR
Roestvrij staal	Roestvrij staal
Zwart	Zwart
EasySelect	SmartSelect
4 / -	4 / 2
-	Ø 15 - 23
-	2,1 / 3 / 3,65
-	Ø 23 - 39
-	3,4 / 4,8 / 7,3
-	Ø 23 - 39
-	3,4 / 4,8 / 7,3
Ø 16 - 22	Ø 16 - 22
2,3 / 3 / 3,65	2,3 / 3 / 3,65
Ø 10 - 16	Midden Ø 10 - 16
1,4 / 1,7 / 2,2	1,4 / 1,7 / 2,2
Ø 19 - 29	-
2,1 / 3 / 3,65	-
Ø 14 - 19	-
1,85 / 2,5 / 3	-
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
-	✓
-	✓
-	✓
✓	✓
✓	✓
76,4 x 50,4	80,6 x 52,6
4,8	4,5
-	-
75,0 x 49,0	78 x 50,0
7,3	7,3
€ 1.199,-	€ 1.449,-



	KM 6520 FR	KM 6540 FR
Design		
Randlijst	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Bediening	EasySelect	ComfortSelect
Uitvoering		
Aantal kookzones	4	4
Kookzones		
Afmeting kookzone links voor in cm	Ø 18	Ø 12 - 21
Maximaal vermogen in kW	1,8	1,2 / 2,9
Afmeting kookzone links achter in cm	Ø 16	Ø 14,5
Maximaal vermogen in kW	1,5	1,2
Afmeting kookzone rechts achter in cm	Ø 12 - 21	Ø 17 - 26,5
Maximaal vermogen in kW	0,75 / 2,2	1,5 / 2,4
Afmeting kookzone rechts voor in cm	Ø 14,5	Ø 16
Maximaal vermogen in kW	1,2	1,5
Bedieningsgemak		
ExtraSpeed	-	✓
Vario-kookzone	✓	✓
Kookwekker	✓	✓
Aankookautomaat	✓	✓
Stop&Go-functie	✓	✓
Con@ctivity	-	✓
Miele@home	-	✓
Veiligheid		
Uitschakelbeveiliging	✓	✓
Ingebruiknamebeveiliging	✓	✓
Technische gegevens		
Afmetingen kookplaat in cm (b x d)	57,4 x 50,4	61,4 x 51,4
Nismaten in cm (b x d x h)	56,0 x 49,0 x 4,3	60,0 x 50,0 x 4,3
Aansluitwaarde in kW	6,7	8
Consumentenadviesprijs	€ 599,-	€ 799,-



KM 6542 FR
Roestvrij staal
Zwart
ComfortSelect
4
Ø 12 - 21
1,2 / 2,9
Ø 14,5
1,2
Ø 17 - 29
1,5 / 2,6
Ø 18
1,8
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
76,4 x 50,4
75,0 x 49,0 x 4,3
8,5
€ 999,-



Alleen bij Miele.

10-laags metalen vetfilter.

De afzuigkappen zijn uitgerust met één of meerdere vetfilters die bestaan uit maar liefst 10 lagen, acht lagen van aluminium en twee lagen van roestvrij staal. Deze filters vangen nagenoeg al het vet op. Met de unieke Miele-vetfilters voorkomt u vet op uw omliggende interieur. De filters zijn door het snelkliksysteem gemakkelijk te verwijderen en zijn vaatwasserbestendig. Hierbij ontstaan geen zichtbare verkleuringen, waardoor ze lang mooi blijven.

Led-verlichting.

De led-verlichting is niet alleen mooi, maar ook goed voor het milieu, want een led-lamp verbruikt slechts 2 Watt en bespaart daarmee veel stroom. Miele led-lampen verlichten de kookplaat gelijkmatig met warme, natuurlijke kleuren. De lampen hebben een levensduur van maar liefst 20 jaar.

Lage geluidswaarden

Dankzij de speciale en effectieve isolatie in het ventilatiegedeelte en voor een deel ook binnenin, kunt u ook bij hoge vermogensstanden nog een normaal gesprek voeren.



	DA 396-7	DA 399-7
Design		
Kleur	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Breedte van de afzuigkap in cm*	60	90
Uitvoering		
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	✓ / ✓	✓ / ✓
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	500 / 62	500 / 62
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	350 / 68	350 / 68
Bedieningsgemak		
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	2	3
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	✓	✓
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse/ klasse voor de graad van vetafscheiding	C / A	C / A
Voorzien van led-verlichting	✓	✓
Voorzien van terugslagklep	✓	✓
Veiligheid		
Uitschakelbeveiliging	✓	✓
Montage-instructies		
Telescopische afvoerschacht	✓	✓
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	✓	✓
Diameter ventilatierooster in cm	15	15
Verloopstuk van 15 naar 12,5 cm Ø	✓	✓
Montage-instructies voor circulatie		
Ombouwset circulatiesysteem	DUW 20	DUW 20
Actief koolstoffilter / Regenereerbaar Longlife-koolstoffilter**	DKF12-1 / DKF12-R	DKF12-1 / DKF12-R
Technische gegevens		
Totale hoogte afzuigkap bij luchtafvoer in cm	69,5 - 101,5	69,5 - 101,5
Totale hoogte afzuigkap bij circulatie in cm	82,0 - 114,5	82,0 - 114,5
Hoogte x breedte x diepte van afzuigkap in cm	12,0 x 59,8 x 52,0	12,0 x 89,8 x 52,0
Aansluitwaarde in kW	0,13	0,13
Consumentenadviesprijs	€ 759,-	€ 879,-

* Tegen meerprijs te bestellen.









	DA 3366	DA 1260
Design		
Uitvoering	Flakscherm	Onderbouw
Kleur	Roestvrij staal	Briljantwit
Breedte van de afzuigkap in cm	59,5	59,8
Uitvoering		
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	✓ / ✓	✓ / ✓
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	430 / 58	545 / 74
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	300 / 67	220 / 75
Bedieningsgemak		
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	1	2
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	✓	✓
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse / klasse voor de graad van vetafscheiding	C / B	C / A
Verlichting	Led	Led
Voorzien van terugslagklep	✓	✓
Montage-instructies		
Luchtafvoeraansluiting bovenzijde / achterzijde	✓ / -	✓ / -
Diameter ventilatierooster in cm	15	15
Verloopstuk van 15 naar 12,5 cm Ø	✓	✓
Montage-instructies voor circulatie		
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 151	-
Actief koolstoffilter / Regenerereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF 13-1	DKF18-1
Technische gegevens		
Hoogte x breedte x diepte in cm	34 x 59,5 x 27,5	12,5 x 59,8 x 50,0
Aansluitwaarde in kW	0,12	0,24
Consumentenadviesprijs	€ 429,-	€ 449,-




DA 1260	DA 1867	DA 2450
Onderbouw	Integreerbaar	Inbouwunit
Roestvrij staal	Roestvrij staal	-
59,8	59,9	53,2
✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
545 / 74	690 / 69	590 / 66
220 / 75	330 / 76	525 / 71
2	2	1
✓	-	✓
C / A	C / A	A / B
Led	Led	Led
✓	-	✓
✓ / -	✓ / -	✓ / ✓
15	15	15
✓	-	-
-	-	DUU 151
DKF18-1	DKF 14-1	DKF 15-1
12,5 x 59,8 x 50,0	45,0 x 59,9 x 27,5	50,0 x 53,2 x 5,0
0,24	0,25	0,23
€ 449,-	€ 449,-	€ 439,-

* Tegen meerprijs te bestellen.



VAATWASSERS





KOEL-
DIEPVRIESCOMBINATIE





OVENS



KOELKASTEN




OVENS MET MAGNETRON




MAGNETRONS

M 7140 TC




M 7140 TC




STOOMOVENS
MET MAGNETRON

DGM 7340




DGM 7340




STOOMOVENS

DG 2740, DG 7140




DG 2740, DG 7140




KERAMISCHE
KOOKPLATEN

KM 6520 FR




KM 6540 FR




STOOMOVENS
MET OVEN


DGC 7340



DGC 7340



KM 6542 FR



GASKOOKPLATEN

KM 2010 G

