

**Miele**

**Miele**

# GENERATIE 7000



**Miele Nederland B.V.**  
De Limiet 2  
Postbus 166  
4130 ED Vianen

Telefoon 0347 3788 88  
info@miele.nl  
www.miele.nl  
www.miele.nl/keukentrends

**Afspraak maken in één van  
onze experience centers**  
www.miele.nl/experience

**Miele Experience Centers**  
Amsterdam  
Van Baerlestraat 42-44  
1071 AZ Amsterdam

Vianen  
De Limiet 2  
4131 NR Vianen

Leidschendam  
(Mall of the Netherlands)  
Kamperfoelie 10  
2262 AE Leidschendam



Volg ons ook op social media.  
**@MieleNederland**

ASSORTIMENTSOVERZICHT EN CONSUMENTENADVIESPRIJZEN - KEUKENAPPARATUUR - NIEUWE KEUKEN - PLUS



FEBRUARI 2022

© Copyright 2021 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Miele Nederland B.V. Miele Nederland B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door de informatie in deze uitgave. Miele Nederland B.V. houdt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededelingen model- en /of prijswijzigingen door te voeren, derhalve kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde modellen en genoemde prijzen.

ASSORTIMENTSOVERZICHT EN CONSUMENTENADVIESPRIJZEN  
**KEUKENAPPARATUUR NIEUWE KEUKEN - PLUS**  
FEBRUARI 2022



Met trots presenteren wij de Generatie 7000: de nieuwe lijn keukenapparatuur van Miele. Het design en de kleurstellingen sluiten perfect aan bij elk keukenontwerp. Gemaakt van de mooiste materialen met een tijdloze uitstraling.

De Generatie 7000 biedt talloze innovaties met een variëteit aan mogelijkheden. Aan elk detail is gedacht. Zo kan de hobbychef zich helemaal uitleven met apparaten die exacte controle bieden op elke bereiding. Maar ook voor het stressvrij bereiden van een snelle en smaakvolle maaltijd kunt u vertrouwen op de apparaten van Miele.

Wij vinden het belangrijk dat onze producten en diensten aansluiten bij de persoonlijke smaak en wensen. Daarom werken wij voortdurend aan individuele oplossingen en flexibele innovaties. En dat start met intelligente apparaten om een heerlijke maaltijd te bereiden. Ontdek de nieuwe Generatie 7000.

**#LifeBeyondOrdinary**

Nieuwe  
Keuken **Plus**

Apparaten met logo **Nieuwe Keuken Plus** zijn bij een geselecteerd aantal dealers verkrijgbaar.

Alle vermelde prijzen zijn consumentenadviesprijzen inclusief 21% btw. Productkenmerken afhankelijk van het model. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden 2 / 2022.



GENERATIE 7000  
**DE INSPIRATIE**  
INTUITIEVE TECHNIEK



Design	6
Keukenopstellingen	8
Meer Miele	10
Miele online	12
MotionReact	14
Bediening	16
Bereidingswijze	18
Stoomovens	20
Combi-stoomovens	26
Stoomovens met magnetron	40
Dialog oven	46
Ovens	50
Ovens met magnetron	64
Magnetrons	70
Koffiemachines	72
Gourmet- en warmhoudlades	76
Vacumeerlade	80
Bediening kookplaten	82
Kookplaten	84
Kookplaten met werkbladafzuiging	100
SmartLine-kookelementen	104
Afzuigkappen	108
Vaatwassers	126
Koel- en diepvrieskasten	138
Wijnklimaatkasten	164
MasterCool	170
Accessoires	178
Designoplossingen	182
Inbouwmaatschetsen	184



## DESIGN **PURE** LINE

PureLine is onderdeel van het design van een moderne keuken waar de nadruk ligt op eenvoud. Het hoge aandeel glas bij PureLine zorgt voor een rustige aanblik. Horizontale, roestvrijstalen onderdelen voorzien van CleanSteel en een opvallende handgreep kenmerken de apparaten.



## DESIGN **VITRO** LINE

VitroLine staat voor pure elegantie. De apparaten zijn leverbaar in de kleuren obsidiaanzwart en grafietgrijs. De fronten en handgrepen kenmerken zich door puur glas dat tot in de perfectie is geslaagd. Licht en schaduw werken spiegelend. Het geeft de buitenkant van de apparaten diepte en elegantie.



## DESIGN **ART** LINE

Als keuken en woonkamer naadloos in elkaar overgaan, is een duidelijke stijl gewenst. Ingetogen, met een rechte belijning en greeploos, zonder dat afzonderlijke elementen storend werken bij een aanblik op het geheel. De ArtLine-apparaten, leverbaar in de kleuren obsidiaanzwart of grafietgrijs, zijn volledig greeploos en vormen één geheel met de meubelfronten.

# KEUKEN OPSTELLINGEN

FLEXIBEL EN ALTIJD HARMONIEUS

Door de vormgeving van de apparaten ontstaat binnen een designlijn altijd een harmonieus beeld wanneer meerdere apparaten naar eigen wens met elkaar gecombineerd worden. Wat dacht u van apparaten horizontaal naast elkaar, of juist verticaal om de hoogte van de keuken optimaal te benutten. Maar ook in een kubus opstelling of in de vorm van de letter 'T' zorgen de apparaten voor een tijdloze uitstraling.

TOWER-DESIGN



T-DESIGN



CUBIQ-DESIGN

Wanneer twee of meerdere Miele-apparaten boven elkaar worden ingebouwd, kunt u de ruimte tussen twee apparaten verbinden met een bodemplaat (type ENB 1060). Of u kunt de zichtbare plank tussen twee apparaten in de kleur van de apparaten vullen met een opvulstrip (HKL 60). Deze strip is verkrijgbaar in het roestvrij staal, grafietgrijs en obsidiaanzwart. Zo lijkt het alsof alle apparaten naadloos in elkaar overgaan.

PANORAMA-DESIGN





# JARENLANG ZORGELOOS GENIETEN

Wij vinden het belangrijk dat u optimaal van uw apparaten kunt genieten zodat u altijd het beste resultaat heeft. Daarom bieden wij een aantal extra services aan.

## Verlengde garantie

Bij Miele kunt u gebruik maken van verlengde garantie. Dit houdt in dat u vijf jaar garantie krijgt bij aankoop van minimaal vier Miele-inbouwapparaten. Standaard krijgt u op Miele-inbouwapparaten 2 jaar garantie, maar bij aankoop van minimaal 4 Miele-inbouwapparaten krijgt u nu 3 jaar extra garantie. Kosten voor reparatie én zelfs de voorrijkosten zijn deze jaren gedekt.

## Koken met Miele

De workshop Koken met Miele is ontwikkeld voor nieuwe bezitters van een oven (met magnetron), stoomoven (met magnetron) en combi-stoomoven. In het Miele Culinary Institute in Vianen gaat u samen met onze chefs aan de slag. Zo leert u maximaal gebruik te maken van alle mogelijkheden die uw apparaat u biedt.

## Culinaire workshops

Koken is leuk! Vooral wanneer de apparaten eenvoudig te bedienen zijn en de producten van de hoogste kwaliteit. Naast onze eigen chefs nodigen wij regelmatig gastchefs uit voor diverse workshops. Met recepten die seizoensgebonden zijn, of het ontdekken van de culinaire wereld van sterrenchefs. Op onze site staat het actuele aanbod, voor twee personen tot een avond uit met een groep.

## Mijn Miele

Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, hebben wij op [miele.nl](http://miele.nl) een persoonlijke omgeving voor u gecreëerd. Wanneer u uw apparaten hier registreert heeft u in één oogopslag alle relevante informatie, zoals de gebruiksaanwijzingen, maar ook welke accessoires of onderhoudsmiddelen voor uw apparaten geschikt zijn.

## CoffeeCare

Laat uw koffieautomaat professioneel onderhouden en controleren. Tijdens de controle krijgt u tips om nog lang van de lekkerste koffie te genieten. Na uitvoering van CoffeeCare verleent Miele één jaar garantie op de verrichte werkzaamheden.

## Kooknieuwsbrief

Bent u ook nieuwsgierig naar nieuwe informatie over gerechten en trends? Meldt u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief staat boordevol tips en lekkere recepten. Bovendien blijft u op de hoogte van interessant nieuws.

## Miele-app

Voor de Miele apparaten in uw keuken is de Miele app een handig hulpmiddel. Hier vindt u inspiratie tussen de vele recepten en u ontdekt extra mogelijkheden van uw apparatuur.



Kijk voor meer informatie of onze overige services op [www.miele.nl/keukentrends](http://www.miele.nl/keukentrends)

# Nog meer vrijheid, gemak én energie besparen.

Of u nu onderweg bent of thuis – u wilt altijd kunnen vertrouwen op uw huishoudelijke apparaten. De apparaten van Miele nemen u graag taken uit handen en bieden u een systeem dat u meer vrijheid geeft: Miele@home



## Miele app

Deze app biedt u de mogelijkheid om alle op het netwerk aangesloten Miele-apparaten snel en gemakkelijk te bedienen of de status van uw gerecht te controleren. Maar de app biedt nog veel meer. De receptfunctie biedt inspiratie en tips. U vindt voor elke gelegenheid het juiste recept. Bovendien heeft u bij het gekozen recept ook gelijk het boodschappenlijstje bij de hand.

## ShopConn@ct

Koopt u graag online, omdat het snel en eenvoudig is en het u veel tijd bespaart? Met ShopConn@ct kunt u de onderhoudsproducten voor uw huishoudelijke apparaten heel gemakkelijk online bestellen. Als de voorraad reinigingsmiddelen afneemt, krijgt u automatisch een bericht op uw mobiele apparaat. Als u het bericht opent, wordt u naar de Miele-shop geleid en kunt u het desbetreffende reinigingsmiddel meteen bijbestellen. Een paar keer klikken is genoeg om de levering snel in huis te hebben.

## SuperVision

De keuken is het hart van een huis. U kunt ook hier zicht op al uw huishoudelijke apparaten hebben, zonder uw smartphone te hoeven pakken, want met SuperVision kunt u deze apparaten centraal controleren. Op de display van keukenapparaten met M Touch-bediening staan de actuele status en eventueel de resttijd van de andere Miele-apparaten. Zo kunt u bijvoorbeeld op de oven de programmastatus van de wasmachine aflezen.

## WiFiConn@ct

Een groot deel van het assortiment van de Generatie 7000 heeft standaard WiFiConn@ct. Hiermee kunnen verschillende apparaten met elkaar verbonden en bediend worden via de Miele app. Wat dacht u van bijvoorbeeld een gerecht dat u in de oven heeft bereid, delen via uw social media? Of zien wat de status is van een kookprogramma. Een ander groot voordeel wanneer u uw apparaten aanmeldt in de Miele app, is dat u via de app software-updates kan ontvangen voor uw apparatuur en zo altijd gebruik maakt van de nieuwste ontwikkelingen.

## Smart Home-integratie

Een Smart Home maakt het dagelijkse leven eenvoudig en zorgt voor individueel wooncomfort. Ook veel Miele apparaten kunnen in een netwerk worden opgenomen. Dankzij de handige Miele Cloud-interface kunt u ze in uw Smart Home integreren. Zo geniet u van de efficiëntie en het gemak van een totaal thuis netwerk.

## @MieleNederland

Volg ons ook op social media.





# HET GEMAK VAN MOTIONREACT

**Alleen bij Miele.**

Hoe handig is het, dat als u in de buurt van bijvoorbeeld uw stoomoven komt, de verlichting en de bediening automatisch aan gaan. Daarnaast stopt het geluidssignaal van het programma automatisch wanneer u in de buurt van het apparaat komt.





# BEDIENING


Voor welk apparaat u ook kiest, de bediening is intuïtief en gemakkelijk. Alle apparaten combineren perfect met elkaar, voor welke bedieningsvorm u ook kiest. De bedieningspanelen beschikken over een grote helderheid, een hoge resolutie en innovatieve details.




M Touch



M Touch S



DirectSensor



DirectSensor S



## Voor elk gerecht de ideale bereidingswijze.

### Stomen.

**Groente:** door de zorgvuldige bereiding in de stoomoven behoudt het eten zijn eigen, gezonde smaak.

**Deeg laten rijzen:** u kunt de stoomoven instellen op 40 °C, ideaal voor luchtig brood of gebak.

**Warmhouden:** het gerecht wordt automatisch tot 15 minuten in de stoomoven warm gehouden.

**Vruchtensap en jams:** met stomen kunt u heel gemakkelijk vruchten uitpersen.

**Chocolade smelten:** nooit meer aanbranden of klontjes, bij 40 °C smelt u perfect uw chocolade.

**Ontvellen:** tomaten, nectarines, paprika's, amandelen en meer zijn na heel kort stomen snel en gemakkelijk te ontvellen.

**Vis en zeevruchten:** door de bereiding met stoom blijven smaak en structuur mooi bewaard.

**Desinfecteren:** de ideale voorbereiding op het inkoken. Glazen worden gesteriliseerd om de houdbaarheid van fruit te verlengen.

**Vlees:** voedingsstoffen in vlees blijven bij de bereiding in de stoomoven nagenoeg behouden en blijven sappig en mals.

**Inmaken:** het inmaken van fruit, groenten, vlees en worst is in de stoomoven uiterst comfortabel, u heeft er geen omkijken naar.

**Bijgerechten:** aardappelen en rijst behouden veel meer hun smaak met stomen. En het koken van pasta is extra comfortabel, want het water kan niet overkoken.

**Dessert:** de heerlijkste toetjes kunnen op verschillende manieren in de stoomoven worden bereid.

**Eieren koken:** wilt u uw eieren zacht, medium of hard? In slechts vier tot tien minuten op 100 °C zijn uw eieren gekookt.

**Yoghurt:** Op 40 °C in de stoomoven bereidt u uw verse yoghurt.

**Babyflessen:** in slechts 15 minuten desinfecteert u babyflesjes snel en gemakkelijk bij 100 °C.

**Soepen:** van het trekken van bouillon tot een gebonden soep. Talloze variaties zijn mogelijk.

**Blancheren:** de kwaliteit blijft optimaal behouden en is de ideale voorbereiding op het langer bewaren van groenten.

**Verwarmen:** door het gerecht in de stoomoven te verwarmen smaakt het zoals het vers is bereid.

**Ontdooien:** diepvriesproducten worden behoedzaam bij 60 °C onder de ideale omstandigheden ontdooid.

**Sous-vide koken:** de ultieme smaakbeleving, onder vacuüm gegaard vlees, groente, fruit of vis.

### Oven.

**Hetelucht Plus:** bakken op meerdere niveaus met overal hetzelfde gelijkmatige resultaat.

**Braadautomaat:** de aanbraadfase is op een hoge temperatuur, daarna schakelt de oven vanzelf terug naar de ingestelde temperatuur. Zo blijft vlees mals.

**Gratineren:** ideale ovenstand voor ovengerechten, gratins en lasagne.

**Grill:** smakelijke variant op het braden van vlees op de kookplaat of het roosteren van brood.

**Intensief bakken:** pizza, quiche of vruchtentaart (de onderkant wordt knapperig, de bovenkant blijft sappig).

**Slow cooking:** het verwenprogramma voor alle soorten vlees.

**Boven- en onderwarmte:** deze traditionele ovenfunctie staat bij vrijwel elk recept vermeld.

**Bovenwarmte:** handige functie voor het geven van een korstje aan een gerecht.

**Onderwarmte:** voor gerechten die au bain-marie worden bereid of waarvan u de bodem krokanter wil bereiden.

**Circulatiegrill:** uw kip of andere vlees is na de bereiding krokant van buiten, maar sappig van binnen.

**Snel opwarmen:** binnen 5 minuten is de oven op 180 °C. De oven is dus zo klaar voor gebruik.

**Functie Professional:** perfecte bakresultaten door de toevoeging van vocht. Ideaal voor brood en vlees.

**Automatische programma's:** zorgeloos ruim 100 gerechten op tafel zetten: brood, gebak of gevogelte, alles wordt volledig automatisch bereid.

**Speciale toepassingen:** bedieningsgemak door diverse speciale programma's zoals Drogen. Bijvoorbeeld voor het drogen van zongedroogde tomaatjes.

**Eigen programma's:** sla de ingestelde ovenfunctie, temperatuur en tijd van het gerecht op voor later.

**Sabbat-programma:** u kunt gerechten 72 uur van tevoren programmeren, met dit programma plant u voor de lange termijn.



# STOOMOVENS

## Alleen bij Miele.

### DualSteam: constante temperatuur en korte opwarmtijd.

De nieuwe DualSteam-technologie van Miele zorgt voor perfecte resultaten van uw gerechten. De stoom verspreidt zich in een hele korte tijd via de twee inlaatopeningen in de oven. Voor de kwaliteit van uw gerecht is het belangrijk dat de ingestelde temperatuur in een hele korte tijd wordt bereikt. De stoom wordt door deze techniek gelijkmatig verdeeld. U serveert uw gerechten vol van vitamines, smaak en kleur.



### Grote bereidingsruimte.

Met maar liefst 4 inschuifhoogtes én de grote inhoud van onze stoomovens, kunt u voor een klein én een groot gezelschap moeiteloos meerdere gerechten in één keer stomen. Door twee pannen achter elkaar in de stoomoven te plaatsen, wordt de diepte van de oven volledig benut.

### Stomen onder druk, ideale temperaturen voor als u haast heeft.

Het temperatuurbereik van 101 tot 120°C is ideaal voor de snelle bereiding van aardappelen, groente, diverse vleesgerechten en peulvruchten. In vergelijking met de drukloze stoomoven levert dit u een tijdsbesparing tot wel 50% op.

### Automatisch warm houden van gerechten.

Na afloop van de bereidingstijd worden de gerechten automatisch 15 minuten lang warm gehouden, zonder verlies van kwaliteit. Het maakt dus niet uit wanneer andere gerechten wat later gaar zijn.



# Stoomovens



**DG 2840**                      **DG 7240**

Design	PureLine	PureLine
Bediening	EasySensor	DirectSensor S
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel
<b>Stoomovenfuncties</b>		
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■
Sous-vide functie		
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's		
Eigen programma's		
Speciale toepassingen		■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenuimte 40 liter / 4 niveaus	■	■
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik 40 - 100 °C	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Led-verlichting		
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering		
WiFiConn@ct		■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
2 Stoomovenpannen met gaatjes	■	■
1 Opvangschaal	■	■
1 Rooster	■	■
Kookboek	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,3 kW	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.239,-</b>	<b>€ 1.569,-</b>



**DG 7240**                      **DG 7440**                      **DG 7440**

VitroLine	PureLine	VitroLine
DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor
Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
<b>Stoomovenfuncties</b>		
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■
Sous-vide functie	■	■
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's	■	■
Eigen programma's	■	■
Speciale toepassingen	■	■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenuimte 40 liter / 4 niveaus	■	■
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik 40 - 100 °C	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Led-verlichting	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
2 Stoomovenpannen met gaatjes	■	■
1 Opvangschaal	■	■
1 Rooster	■	■
Kookboek	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,3 kW	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.669,-</b>	<b>€ 2.099,-</b>

# Drukstoomovens



**DGD 7035**      **DGD 7635**

Design	PureLine	PureLine
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel
Voorzien van liftdeur		■
Bediening 7-segmenten display	■	■
<b>Stoomovenfuncties</b>		
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■
Stomen onder druk van 101 tot 120 °C	■	■
Sous-vide koken	■	■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenuimte 19 liter / 3 niveaus	■	■
PowerSteam	■	■
Temperatuurbereik 40 - 120 °C	■	■
Vaste water toe- en afvoer	■	■
Uittrekbaar plateau	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Automatische stoom- en condensreductie	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■
WiFiConn@ct		
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
2 Stoomovenpannen met gaatjes	■	■
1 Stoomovenpan zonder gaatjes	■	■
Kookboek	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 38,0 x 55,5	■	■
Aanpaslijst (rvs of zwart) voor het inbouwen van 45 cm hoge nismaat	AB 45-7 (€ 80,95)	AB 45-7 L (€ 128,95)
Aansluitwaarde 5,1 kW	■	■
Watertoevoerslang 2 meter	■	■
Waterafvoerslang 2,5 meter	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 4.269,-</b>	<b>€ 4.749,-</b>



**DGD 7635**

Design	VitroLine
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart
Voorzien van liftdeur	■
Bediening 7-segmenten display	■
<b>Stoomovenfuncties</b>	
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■
Stomen onder druk van 101 tot 120 °C	■
Sous-vide koken	■
<b>Ovenruimte</b>	
Inhoud binnenuimte 19 liter / 3 niveaus	■
PowerSteam	■
Temperatuurbereik 40 - 120 °C	■
Vaste water toe- en afvoer	■
Uittrekbaar plateau	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■
Externe stoomopwekking	■
Automatische stoom- en condensreductie	■
Ontkalkingsprogramma	■
WiFiConn@ct	
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
2 Stoomovenpannen met gaatjes	■
1 Stoomovenpan zonder gaatjes	■
Kookboek	■
<b>Technische gegevens</b>	
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 38,0 x 55,5	■
Aanpaslijst (rvs of zwart) voor het inbouwen van 45 cm hoge nismaat	AB 45-7 L (€ 128,95)
Aansluitwaarde 5,1 kW	■
Watertoevoerslang 2 meter	■
Waterafvoerslang 2,5 meter	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 4.799,-</b>

# COMBI-STOOMOVENS

## Alleen bij Miele.

### Mix & Match.

Uw eigen personal assistent voor het creëren van een smakelijke maaltijd. Kies een hoofdingrediënt en zoek via het menu van uw apparaat twee extra ingrediënten. Vervolgens krijgt u een menu suggestie en kunt u de gewenste bereiding aangeven, zoals 'behoedzaam' en 'knapperig'. U kunt het programma direct starten of voor later bewaren.

### Geen concessies.

Geniet van alle voordelen die de Miele-stoomoven biedt én geniet ook van alle voordelen die de oven heeft. Bovendien kunt u de twee functies combineren. Dan maakt u gebruik van de droge warme lucht van de oven en het vocht van de stoomoven. Ideaal voor gerechten die krokant van buiten moeten zijn, maar heerlijk luchtig of mals van binnen.

### Automatisch warm houden.

Na afloop van de bereidingstijd worden de gerechten automatisch 15 minuten lang warm gehouden, zonder verlies van kwaliteit. Het maakt dus niet uit wanneer andere gerechten wat later gaar zijn.

### PerfectClean.

Alle combi-stoomovens zijn voorzien van een multifunctionele bakplaat, geleiders en een combirooster, voorzien van PerfectClean. Dankzij deze unieke antiaanbaklaag is alles heel simpel met een doekje of spons zo weer schoon.

### Bewegend bedieningspaneel.

Het bedieningspaneel wordt elektronisch geopend. Erachter bevinden zich het water- en condensreservoir en de draadloze bratometer. U kunt de reservoirs eenvoudig vullen en leegmaken zonder de deur van het apparaat te openen. Het paneel staat zelfs iets schuin om u een optimaal zicht op de display te bieden.

### Draadloze bratometer.

U bereidt vlees, vis en gevogelte zoals u wilt én tot op de graad nauwkeurig. De draadloze bratometer meet de kerntemperatuur van uw gerecht en informeert u over de resterende bereidingstijd. U weet zo exact hoe laat het gerecht klaar is.

# Combi-stoomovens



**DGC 7440** **DGC 7440**

Design	PureLine	VitroLine
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Bediening	DirectSensor	DirectSensor
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	■
Vaste water toe- en afvoer		
MotionReact		
<b>Stoomovenfuncties</b>		
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■	■
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■	■
Sous-vide functie	■	■
Programma Koken menu		
<b>Ovenfuncties</b>		
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill / Intensief bakken / Taart - cake speciaal / Speciale toepassingen	■	■
Bratometer		
Draadloze bratometer		
<b>Combinatiefuncties</b>		
Combi-koken	■	■
Mix & Match	■	■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenuimte 48 liter / 3 niveaus	■	■
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik stoomoven 40-100 °C / oven 30-225 °C	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
BrilliantLight-verlichting	■	■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
1 Bak- en braadrooster	■	■
1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	■ 1/1	■ 1/1
FlexiClip-uitschuifstelsel met PerfectClean		
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45, 2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,45 kW	■	■
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter		
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.769,-</b>	<b>€ 2.869,-</b>



**DGC 7440X** **DGC 7640** **DGC 7640** **DGC 7645** >>

ArtLine	PureLine	VitroLine	PureLine
Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
DirectSensor met Touch2open	M Touch S	M Touch S	M Touch S
■	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
■ 1/1	■ 1/1	■ 1/1	■ 1/1
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
<b>€ 2.869,-</b>	<b>€ 3.569,-</b>	<b>€ 3.669,-</b>	<b>€ 3.769,-</b>

# Combi-stoomovens



**DGC 7645** **DGC 7840**

Design	VitroLine	PureLine
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
Bediening	M Touch S	M Touch
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	■
Vaste water toe- en afvoer	■	
MotionReact	■	■
<b>Stoomovenfuncties</b>		
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■	■
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■	■
Sous-vide functie	■	■
Programma Koken menu	■	■
<b>Ovenfuncties</b>		
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill / Intensief bakken / Taart - cake speciaal / Speciale toepassingen	■	■
Bratometer	■	
Draadloze bratometer		■
<b>Combinatiefuncties</b>		
Combi-koken	■	■
Mix & Match	■	■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenuimte 48 liter / 3 niveaus	■	■
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik stoomoven 40-100 °C / oven 30-225 °C	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen		■
BrilliantLight-verlichting	■	■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
1 Bak- en braadrooster	■	■
1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	■ 1/1	■ 2/1
FlexiClip-uitschuifstelsel met PerfectClean	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45, 2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,45 kW	■	■
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	■	
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 3.869,-</b>	<b>€ 4.169,-</b>



**DGC 7840** **DGC 7840X** **DGC 7845** >>

Design	VitroLine	ArtLine	PureLine
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
Bediening	M Touch	M Touch met Touch2open	M Touch
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	■	■
Vaste water toe- en afvoer			■
MotionReact	■	■	■
<b>Stoomovenfuncties</b>			
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■	■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■	■	■
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■	■	■
Sous-vide functie	■	■	■
Programma Koken menu	■	■	■
<b>Ovenfuncties</b>			
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill / Intensief bakken / Taart - cake speciaal / Speciale toepassingen	■	■	■
Bratometer			■
Draadloze bratometer	■	■	■
<b>Combinatiefuncties</b>			
Combi-koken	■	■	■
Mix & Match	■	■	■
<b>Ovenruimte</b>			
Inhoud binnenuimte 48 liter / 3 niveaus	■	■	■
DualSteam	■	■	■
Temperatuurbereik stoomoven 40-100 °C / oven 30-225 °C	■	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■	■
BrilliantLight-verlichting	■	■	■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>			
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■	■
Snel opwarmen	■	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■	■
Externe stoomopwekking	■	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■	■
WiFiConn@ct	■	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>			
1 Bak- en braadrooster	■	■	■
1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	■ 2/1	■ 2/1	■ 2/1
FlexiClip-uitschuifstelsel met PerfectClean	■	■	■
<b>Technische gegevens</b>			
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45, 2 x 55,0	■	■	■
Aansluitwaarde 3,45 kW	■	■	■
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter			■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 4.269,-</b>	<b>€ 4.269,-</b>	<b>€ 4.369,-</b>



# Combi-stoomovens



**DGC 7845** **DGC 7845X**

Design	VitroLine	ArtLine
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Bediening	M Touch	M Touch met Touch2open
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	■
Vaste water toe- en afvoer	■	■
MotionReact	■	■
<b>Stoomovenfuncties</b>		
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■	■
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■	■
Sous-vide functie	■	■
Programma Koken menu	■	■
<b>Ovenfuncties</b>		
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill / Intensief bakken / Taart - cake speciaal / Speciale toepassingen	■	■
Bratometer		
Draadloze bratometer	■	■
<b>Combinatiefuncties</b>		
Combi-koken	■	■
Mix & Match	■	■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenuimte 48 liter / 3 niveaus	■	■
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik stoomoven 40-100 °C / oven 30-225 °C	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen		
BrilliantLight-verlichting	■	■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
1 Bak- en braadrooster	■	■
1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	■ 2/1	■ 2/1
FlexiClip-uitschuifstelsel met PerfectClean	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45, 2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,45 kW	■	■
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 4.469,-</b>	<b>€ 4.469,-</b>



# Combi-stoomovens



**DGC 7460**      **DGC 7460**

Design	PureLine	VitroLine
Bediening	DirectSensor	DirectSensor
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	■
Vaste water toe- en afvoer		
MotionReact		
<b>Stoomovenfuncties</b>		
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■
Programma Koken menu		
Sous-vide functie	■	■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■	■
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■	■
<b>Ovenfuncties</b>		
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill / Intensief bakken / Taart - cake speciaal / Speciale toepassingen	■	■
Bratometer		
<b>Combinatiefuncties</b>		
Combi-koken	■	■
Mix & Match	■	■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenuimte 68 liter / 4 niveaus	■	■
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik stoomoven 40-100 °C / oven 30-225 °C	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
BrilliantLight-verlichting	■	■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	■ 1 / 1	■ 1 / 1
1 Bak- en braadrooster	■	■
1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■	■
FlexiClip-uitschuifstelsel met PerfectClean		
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,45 kW	■	■
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter		
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 3.949,-</b>	<b>€ 4.049,-</b>



**DGC 7460X**      **DGC 7660**      **DGC 7660**      **DGC 7665**      >>

Design	ArtLine	PureLine	VitroLine	PureLine
Bediening	DirectSensor met Touch2open	M Touch S	M Touch S	M Touch S
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	■	■	■
Vaste water toe- en afvoer				
MotionReact		■	■	■
<b>Stoomovenfuncties</b>				
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■	■	■
Programma Koken menu		■	■	■
Sous-vide functie	■	■	■	■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■	■	■	■
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■	■	■	■
<b>Ovenfuncties</b>				
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill / Intensief bakken / Taart - cake speciaal / Speciale toepassingen	■	■	■	■
Bratometer		■	■	■
<b>Combinatiefuncties</b>				
Combi-koken	■	■	■	■
Mix & Match	■	■	■	■
<b>Ovenruimte</b>				
Inhoud binnenuimte 68 liter / 4 niveaus	■	■	■	■
DualSteam	■	■	■	■
Temperatuurbereik stoomoven 40-100 °C / oven 30-225 °C	■	■	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■	■	■
BrilliantLight-verlichting	■	■	■	■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	■	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>				
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■	■	■
Snel opwarmen	■	■	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■	■	■
Externe stoomopwekking	■	■	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■	■	■
WiFiConn@ct	■	■	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>				
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	■ 1 / 1	■ 1 / 1	■ 1 / 1	■ 1 / 1
1 Bak- en braadrooster	■	■	■	■
1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■	■	■	■
FlexiClip-uitschuifstelsel met PerfectClean		■	■	■
<b>Technische gegevens</b>				
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	■	■	■	■
Aansluitwaarde 3,45 kW	■	■	■	■
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter				■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 4.049,-</b>	<b>€ 4.699,-</b>	<b>€ 4.799,-</b>	<b>€ 4.899,-</b>

# Combi-stoomovens



**DGC 7665**      **DGC 7860**

Design	VitroLine	PureLine
Bediening	M Touch S	M Touch
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	■
Vaste water toe- en afvoer	■	
MotionReact	■	■
<b>Stoomovenfuncties</b>		
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■
Programma Koken menu	■	■
Sous-vide functie	■	■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■	■
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■	■
<b>Ovenfuncties</b>		
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill / Intensief bakken / Taart - cake speciaal / Speciale toepassingen	■	■
Bratometer	■	■
Draadloze bratometer		
<b>Combinatiefuncties</b>		
Combi-koken	■	■
Mix & Match	■	■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenruimte 68 liter / 4 niveaus	■	■
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik stoomoven 40-100 °C / oven 30-225 °C	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
BrilliantLight-verlichting	■	■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	■ 1 / 1	■ 2 / 1
1 Bak- en braadrooster	■	■
1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■	■
FlexiClip-uitschuifstelsel met PerfectClean	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,45 kW	■	■
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 4.999,-</b>	<b>€ 5.299,-</b>



**DGC 7860**      **DGC 7860X**      **DGC 7865** >>

Design	VitroLine	ArtLine	PureLine
Bediening	M Touch	M Touch met Touch2open	M Touch
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	■	■
Vaste water toe- en afvoer			■
MotionReact	■	■	■
<b>Stoomovenfuncties</b>			
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■	■
Programma Koken menu	■	■	■
Sous-vide functie	■	■	■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■	■	■
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■	■	■
<b>Ovenfuncties</b>			
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill / Intensief bakken / Taart - cake speciaal / Speciale toepassingen	■	■	■
Bratometer	■	■	■
Draadloze bratometer	■	■	■
<b>Combinatiefuncties</b>			
Combi-koken	■	■	■
Mix & Match	■	■	■
<b>Ovenruimte</b>			
Inhoud binnenruimte 68 liter / 4 niveaus	■	■	■
DualSteam	■	■	■
Temperatuurbereik stoomoven 40-100 °C / oven 30-225 °C	■	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■	■
BrilliantLight-verlichting	■	■	■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>			
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■	■
Snel opwarmen	■	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■	■
Externe stoomopwekking	■	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■	■
WiFiConn@ct	■	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>			
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	■ 2 / 1	■ 2 / 1	■ 2 / 1
1 Bak- en braadrooster	■	■	■
1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■	■	■
FlexiClip-uitschuifstelsel met PerfectClean	■	■	■
<b>Technische gegevens</b>			
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	■	■	■
Aansluitwaarde 3,45 kW	■	■	■
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	■	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 5.399,-</b>	<b>€ 5.399,-</b>	<b>€ 5.499,-</b>

# Combi-stoomovens



**DGC 7865** **DGC 7865 X**

Design	VitroLine	ArtLine
Bediening	M Touch	M Touch met Touch2open
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	■
Vaste water toe- en afvoer	■	■
MotionReact	■	■
<b>Stoomovenfuncties</b>		
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■
Programma Koken menu	■	■
Sous-vide functie	■	■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■	■
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■	■
<b>Ovenfuncties</b>		
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill / Intensief bakken / Taart - cake speciaal / Speciale toepassingen	■	■
Bratometer		
Draadloze bratometer	■	■
<b>Combinatiefuncties</b>		
Combi-koken	■	■
Mix & Match	■	■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenruimte 68 liter / 4 niveaus	■	■
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik sstoomoven 40-100 °C / oven 30-225 °C	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen		
BrilliantLight-verlichting	■	■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	■ 2 / 1	■ 2 / 1
1 Bak- en braadrooster	■	■
1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■	■
FlexiClip-uitschuifstelsel met PerfectClean	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,45 kW	■	■
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 5.599,-</b>	<b>€ 5.599,-</b>



# STOOMOVENS MET MAGNETRON

## Alleen bij Miele.

### QuickSteam.

Door de stoomoven en magnetron gelijktijdig in te stellen, bespaart u aanzienlijk op uw kooktijd. Zo kunt u de bereidingstijd van bijvoorbeeld aardappelen tot de helft verkorten.



### Veel ruimte voor creativiteit.

Met de bereidingsruimte van 40 liter kunt u op elk van de drie niveaus één of meerdere grote stoomovenpannen plaatsen. De volledige diepte van de stoomoven kan worden benut. Zo kunt u grote hoeveelheden tegelijkertijd bereiden. Zo'n grote inhoud is uniek.

### Constance temperatuur en korte opwarmtijd.

Met de DualSteam-technologie wordt de stoom heel snel en gelijkmatig in de ovenruimte verspreid. Hierdoor wordt de opwarmtijd verkort, de stoom snel verdeeld en gelijkmatige resultaten bereikt.



# Stoomovens met magnetron



	DGM 7440	DGM 7440
<b>Design</b>	<b>PureLine</b>	<b>VitroLine</b>
Bediening	DirectSensor	DirectSensor
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Waterreservoir	■	■
Vaste water toevoer		
MotionReact		
<b>Stoomovenfuncties</b>		
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■
Programma Koken menu		
Sous-vide functie		
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■	■
Speciale toepassingen	■	■
<b>Magnetronfuncties</b>		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■	■
QuickStart	■	■
<b>Combinatiefuncties</b>		
QuickSteam	■	■
Quick & Gentle	■	■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenuimte 40 liter / 4 niveaus	■	■
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik stoomoven 40 - 100 °C	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Led-verlichting	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	■ 2 / 1	■ 2 / 1
1 Rooster en 1 glazen schaal	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,3 kW	■	■
Watertoevoerslang 2 meter		
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.499,-</b>	<b>€ 2.599,-</b>



	DGM 7640	DGM 7640	DGM 7645	DGM 7645
<b>Design</b>	<b>PureLine</b>	<b>VitroLine</b>	<b>PureLine</b>	<b>VitroLine</b>
Bediening	M Touch S	M Touch S	M Touch S	M Touch S
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Waterreservoir	■	■	■	■
Vaste water toevoer			■	■
MotionReact	■	■	■	■
<b>Stoomovenfuncties</b>				
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■	■	■
Programma Koken menu	■	■	■	■
Sous-vide functie	■	■	■	■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■	■	■	■
Speciale toepassingen	■	■	■	■
<b>Magnetronfuncties</b>				
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■	■	■	■
QuickStart	■	■	■	■
<b>Combinatiefuncties</b>				
QuickSteam	■	■	■	■
Quick & Gentle	■	■	■	■
<b>Ovenruimte</b>				
Inhoud binnenuimte 40 liter / 4 niveaus	■	■	■	■
DualSteam	■	■	■	■
Temperatuurbereik stoomoven 40 - 100 °C	■	■	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■	■	■
Led-verlichting	■	■	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>				
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■	■	■
Snel opwarmen	■	■	■	■
SoftOpen	■	■	■	■
Externe stoomopwekking	■	■	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■	■	■
WiFiConn@ct	■	■	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>				
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	■ 2 / 2	■ 2 / 2	■ 2 / 2	■ 2 / 2
1 Rooster en 1 glazen schaal	■	■	■	■
<b>Technische gegevens</b>				
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■	■	■
Aansluitwaarde 3,3 kW	■	■	■	■
Watertoevoerslang 2 meter			■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 3.629,-</b>	<b>€ 3.729,-</b>	<b>€ 3.829,-</b>	<b>€ 3.929,-</b>

# Stoomovens met magnetron



**DGM 7840**      **DGM 7840**

	<b>DGM 7840</b>	<b>DGM 7840</b>
	<b>PureLine</b>	<b>VitroLine</b>
<b>Design</b>		
Bediening	M Touch	M Touch
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Waterreservoir	■	■
Vaste water toevoer		
MotionReact	■	■
<b>Stoomovenfuncties</b>		
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■
Programma Koken menu	■	■
Sous-vide functie	■	■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■	■
Speciale toepassingen	■	■
<b>Magnetronfuncties</b>		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■	■
QuickStart	■	■
<b>Combinatiefuncties</b>		
QuickSteam	■	■
Quick & Gentle	■	■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenuimte 40 liter / 4 niveaus	■	■
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik stoomoven 40 - 100 °C	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Led-verlichting	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	■ 2 / 2	■ 2 / 2
1 Rooster en 1 glazen schaal	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,3 kW	■	■
Watertoevoerslang 2 meter		
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 4.169,-</b>	<b>€ 4.269,-</b>



**DGM 7845**      **DGM 7845**

	<b>DGM 7845</b>	<b>DGM 7845</b>
	<b>PureLine</b>	<b>VitroLine</b>
<b>Design</b>		
Bediening	M Touch	M Touch
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Waterreservoir	■	■
Vaste water toevoer		
MotionReact	■	■
<b>Stoomovenfuncties</b>		
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■
Programma Koken menu	■	■
Sous-vide functie	■	■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■	■
Speciale toepassingen	■	■
<b>Magnetronfuncties</b>		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■	■
QuickStart	■	■
<b>Combinatiefuncties</b>		
QuickSteam	■	■
Quick & Gentle	■	■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenuimte 40 liter / 4 niveaus	■	■
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik stoomoven 40 - 100 °C	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Led-verlichting	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	■ 2 / 2	■ 2 / 2
1 Rooster en 1 glazen schaal	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,3 kW	■	■
Watertoevoerslang 2 meter		
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 4.369,-</b>	<b>€ 4.469,-</b>

# DIALOG OVEN


De Dialog oven van Miele staat voor innovatie op kookgebied, excellente resultaten, eenvoudige bereiding en tijdsbesparing. Qua uiterlijk is de nieuwe Dialog oven niet van een gewone oven te onderscheiden, maar met de Dialog oven maakt u kookbelevingen mogelijk die tot nu toe niet mogelijk waren. Gerechten van verschillende textuur die traditioneel andere eisen aan de bereiding stellen, kunnen gelijktijdig worden gegaard. Het resultaat fascineert zelfs professionele koks.



## Anders denken over koken

Voor het eerst wordt een techniek toegepast waarbij door middel van elektromagnetische golven de oven 'communiqueert' met het eten in de bereidingsruimte en zo exact weet welke bereiding de beste resultaten geeft. Veel gerechten zijn gaar in een veel kortere tijd, vaak met een tijds winst van zo'n 70%.

Zo is bijvoorbeeld Pulled Pork gaar in twee uur in plaats van acht tot zestien uur. De veelzijdigheid bij de toepassingen en de kwaliteit van de resultaten zijn gebaseerd op de M Chef-technologie van Miele. Daarbij gaan er elektromagnetische golven door de levensmiddelen heen, die het garingsproces door de productie van warmte op gang brengen.



Bij aankoop van de Dialog oven krijgt u niet alleen een prachtig kookboek cadeau,

U ontvangt van ons ook een cadeaucheque voor een gastronomisch arrangement, bereid door de Miele-chef bij u thuis.

## Uw sterrenmaaltijd wordt bereid terwijl u uw tijd spendeert aan uw gasten

Neem bijvoorbeeld een lamsbout met paprika, groene asperges en aardappeltjes. U kunt alles op de bakplaat leggen en de plaat in de Dialog oven schuiven. Na zo'n 45 minuten is het lamsvlees gelijkmatig gaar, de asperges licht al dente en de aardappelen zacht. Of verras uw gasten door vis te serveren in ijs. De vis is perfect gegaard terwijl het ijs nog intact is gebleven.

## Tallose recepten

In de Miele app zijn al veel recepten opgeslagen en kunt u kiezen uit talrijke automatische programma's, die speciaal voor de Dialog oven zijn ontwikkeld. Met één enkele klik worden de instellingen die nodig zijn voor het automatische programma rechtstreeks naar het apparaat overgedragen.



# Dialog oven



	DO 7860	DO 7860
	PureLine	VitroLine
<b>Design</b>		
Bediening	M Touch	M Touch
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
<b>M Chef</b>		
M Chef met boven- en onderwarmte / Professional / Braadautomaat / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill	■	■
M Chef menu	■	■
Gourmet Profi	■	■
Gourmet Assistent	■	■
Automatische programma's	■	■
Eigen programma's	■	■
<b>Ovenfuncties</b>		
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Bovenwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill / Gratineren	■	■
<b>Extra ovenfuncties</b>		
Functie Professional	■	■
Braadautomaat	■	■
Bratometer	■	■
Slow cooking	■	■
Speciale toepassingen	■	■
Automatische programma's	■	■
Eigen programma's	■	■
Crisp-functie	■	■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenuimte 51 liter / 4 niveaus	■	■
Temperatuurbereik 30 - 300 °C	■	■
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	■	■
BrilliantLight verlichting	■	■
<b>Extra Comfort-uitrusting</b>		
FlexiClip-geleiders met bakplaat	■	■
Comfort-uitrusting voorzien van Pyrofit	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen	■	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,7 kW	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	€ 8.749,-	€ 8.749,-



# OVENS

## Alleen bij Miele.

### TasteControl

Uw gerecht blijft door de unieke functie TasteControl na de bereiding heerlijk warm, zonder dat het verder gaart. Dus nooit meer een probleem als u bijvoorbeeld vlees rood of rosé wilt serveren, maar uw gezin of gasten nog niet aan tafel kunnen. De deur van de oven gaat na de bereidingstijd een stukje open en de temperatuur zakt met 100 °C. Zo blijft uw gerecht exact hoe u het graag wilt serveren. De KeepWarm-functie zorgt ervoor dat uw gerechten langere tijd in uw oven kunnen blijven staan. Dus nooit meer te gaar en altijd perfect op smaak.

### FoodView

In de oven is een high definition camera geïnstalleerd. Hierdoor kunt u op elk moment de status van uw gerecht in de oven bekijken en eventueel (vanaf een afstand) de instellingen aanpassen. Optimale controle voor het optimale resultaat. Trots op wat u gemaakt heeft? Dan kunt u heel eenvoudig een foto van uw gerecht op social media plaatsen.



### Functie Professional.

Met deze functie voegt u vocht toe aan het programma Hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, braad-automat of intensief bakken. Hierdoor wordt uw vlees zacht en sappig en krijgt een lekker bruin korstje. Brood smaakt alsof het vers van de bakker komt.

### Speciale toepassingen.

Er zijn bepaalde gerechten die alleen goed lukken bij een specifieke temperatuur of in een bereidingsruimte met een bijzonder klimaat, zoals het rijzen van deeg of het drogen van fruit. Dit kan heel makkelijk met de speciale toepassingen op uw oven.

### Pyrolyse.

Alle etensresten vallen als as uit elkaar en maken zich zonder achterblijven van de oppervlakte los, daardoor hoeft u voor de reiniging voelbaar minder moeite te doen. Van agressieve reinigingsmiddelen en urenlang schoonmaken kunt u daarom afzien. Bijzonder praktisch: tijdens de reiniging kunnen naargelang het model delen van het toebehoren in de ovenruimte blijven.

### Crisp-functie.

Voor sommige gerechten wilt u liever geen vocht in de ovenruimte, zoals geroosterde aardappeltjes en kroketten. Met de Crisp-functie worden deze heerlijk knapperig. U kunt de Crisp-functie bij elke ovenfunctie afzonderlijk instellen.

### Bratometer.

Wilt u vis, vlees of gevogelte met de exacte temperatuur bereiden? Dat gaat heel eenvoudig met de bratometer. U hoeft alleen nog te bepalen hoe rood, rosé of doorbakken u het gerecht wilt serveren. In de display ziet u in één oogopslag hoe lang de bereidingstijd nog is.

### PerfectClean.

Het schoonmaken is buitengewoon eenvoudig. Veel onderdelen van de Miele-oven, zoals als de bereidingsruimte, bakplaten en bak- en braadroosters, zijn voorzien van een gepatenteerde, speciale coating met een unieke antiaanbaklaag. Hardnekkig vuil kunt u heel gemakkelijk met wat afwasmiddel en een spons verwijderen.



	H 2860 B	H 2860 BP
<b>Design</b>	<b>PureLine</b>	<b>PureLine</b>
Bediening	EasyControl (verzinkbare draaiknop)	EasyControl (verzinkbare draaiknop)
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel
MotionReact		
<b>Ovenfuncties</b>		
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill / Gratineren	■	■
<b>Extra ovenfuncties</b>		
Functie Professional		
Braadautomaat		
Voorzien van bratometer		
Slow cooking		
Speciale toepassingen		
Automatische programma's		
Landenspecifieke programma's		
Eigen programma's		
TasteControl / KeepWarm		
Crisp-functie		
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenuimte 76 liter / 5 niveaus	■	■
Temperatuurbereik	30 - 250 °C	30 - 250 °C
FoodView		
Binnenuimte voorzien van PerfectClean	■	
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse		■
Verlichting	Halogeen	Halogeen
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Bakplaat en bak- en braadrooster	■	■
<b>Extra Comfort-uitrusting</b>		
FlexiClip-geleiders met bakplaat	■	■
Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit		
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■	■
WiFiConn@ct		
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,6
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.029,-</b>	<b>€ 1.329,-</b>



	H 7260 B	H 7260 BP	H 7264 B	H 7264 BP
<b>Design</b>	<b>PureLine</b>	<b>PureLine</b>	<b>PureLine</b>	<b>PureLine</b>
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel
MotionReact				
<b>Ovenfuncties</b>				
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill / Gratineren	■	■	■	■
<b>Extra ovenfuncties</b>				
Functie Professional			■	■
Braadautomaat	■	■	■	■
Voorzien van bratometer				
Slow cooking				
Speciale toepassingen				
Automatische programma's	■	■	■	■
Landenspecifieke programma's				
Eigen programma's			■	■
TasteControl / KeepWarm				
Crisp-functie				
<b>Ovenruimte</b>				
Inhoud binnenuimte 76 liter / 5 niveaus	■	■	■	■
Temperatuurbereik	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C
FoodView				
Binnenuimte voorzien van PerfectClean	■		■	
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse		■		■
Verlichting	Halogeen	Halogeen	Halogeen	Halogeen
<b>Meegeleverde accessoires</b>				
Bakplaat en bak- en braadrooster	■	■	■	■
<b>Extra Comfort-uitrusting</b>				
FlexiClip-geleiders met bakplaat	■	■	■	■
Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit				
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>				
Snel opwarmen	■	■	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■	■	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■	■	■	■
WiFiConn@ct			■	■
<b>Technische gegevens</b>				
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	■	■	■	■
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,6	3,5	3,6
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.299,-</b>	<b>€ 1.599,-</b>	<b>€ 1.699,-</b>	<b>€ 1.999,-</b>



**H 7264 BP**      **H 7464 BP**

	<b>VetroLine</b>	<b>PureLine</b>
<b>Design</b>		
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
MotionReact		
<b>Ovenfuncties</b>		
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill / Gratineren	■	■
<b>Extra ovenfuncties</b>		
Functie Professional	■	■
Braadautomaat	■	■
Voorzien van bratometer		■
Slow cooking		■
Speciale toepassingen		■
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's		■
Eigen programma's	■	■
TasteControl / KeepWarm		■
Crisp-functie		■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenuimte 76 liter / 5 niveaus	■	■
Temperatuurbereik	30 - 300 °C	30 - 300 °C
FoodView		
Binnenruimte voorzien van PerfectClean		
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	■	■
Verlichting	Halogeen	Led
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Bakplaat en bak- en braadrooster	■	■
<b>Extra Comfort-uitrusting</b>		
FlexiClip-geleiders met bakplaat	■	■
Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit		■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde in kW	3,6	3,6
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.099,-</b>	<b>2.529,-</b>



**H 7464 BP**      **H 7464 BPX**      **H 7660 BP**      **H 7660 BP**      >>

	<b>VetroLine</b>	<b>ArtLine</b>	<b>PureLine</b>	<b>VetroLine</b>
<b>Design</b>				
Bediening	DirectSensor	DirectSensor met Touch2Open	M Touch S	M Touch S
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
MotionReact			■	■
<b>Ovenfuncties</b>				
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill / Gratineren	■	■	■	■
<b>Extra ovenfuncties</b>				
Functie Professional	■	■	■	■
Braadautomaat	■	■	■	■
Voorzien van bratometer	■	■	■	■
Slow cooking		■	■	■
Speciale toepassingen	■	■	■	■
Automatische programma's	■	■	■	■
Landenspecifieke programma's		■	■	■
Eigen programma's	■	■	■	■
TasteControl / KeepWarm	■	■	■	■
Crisp-functie	■	■	■	■
<b>Ovenruimte</b>				
Inhoud binnenuimte 76 liter / 5 niveaus	■	■	■	■
Temperatuurbereik	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C
FoodView				
Binnenruimte voorzien van PerfectClean				
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	■	■	■	■
Verlichting	Led	Led	BrilliantLight	BrilliantLight
<b>Meegeleverde accessoires</b>				
Bakplaat en bak- en braadrooster	■	■	■	■
<b>Extra Comfort-uitrusting</b>				
FlexiClip-geleiders met bakplaat	■	■	■	■
Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit	■	■	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>				
Snel opwarmen	■	■	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■	■	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■	■	■	■
WiFiConn@ct	■	■	■	■
<b>Technische gegevens</b>				
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	■	■	■	■
Aansluitwaarde in kW	3,6	3,6	3,7	3,7
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.629,-</b>	<b>€ 2.629,-</b>	<b>€ 3.069,-</b>	<b>€ 3.169,-</b>



**H 7860 BP**      **H 7860 BP**

**PureLine**      **VitroLine**

Bediening	M Touch	M Touch
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
MotionReact	■	■

**Ovenfuncties**

Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill / Gratinieren	■	■
---	---	---

**Extra ovenfuncties**

Functie Professional	■	■
Braadautomaat	■	■
Draadloze bratometer	■	■
Slow cooking	■	■
Speciale toepassingen	■	■
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's	■	■
Eigen programma's	■	■
TasteControl / KeepWarm	■	■
Crisp-functie	■	■

**Ovenruimte**

Inhoud binnenuimte 76 liter / 5 niveaus	■	■
Temperatuurbereik	30 - 300 °C	30 - 300 °C
FoodView	■	■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean		
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	■	■
Verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight

**Meegeleverde accessoires**

Bakplaat en bak- en braadrooster	■	■
----------------------------------	---	---

**Extra Comfort-uitrusting**

FlexiClip-geleiders met bakplaat	■	■
Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit	■	■

**Efficiëntie en duurzaamheid**

Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■	■
WiFiConn@ct	■	■

**Technische gegevens**

Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde in kW	3,7	3,7

<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 3.839,-</b>	<b>€ 3.939,-</b>
-------------------------------	------------------	------------------



**H 7860 BPX**

**ArtLine**

Bediening	M Touch met Touch2Open
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
MotionReact	■

**Ovenfuncties**

Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill / Gratinieren	■
---	---

**Extra ovenfuncties**

Functie Professional	■
Braadautomaat	■
Draadloze bratometer	■
Slow cooking	■
Speciale toepassingen	■
Automatische programma's	■
Landenspecifieke programma's	■
Eigen programma's	■
TasteControl / KeepWarm	■
Crisp-functie	■

**Ovenruimte**

Inhoud binnenuimte 76 liter / 5 niveaus	■
Temperatuurbereik	30 - 300 °C
FoodView	■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	■
Verlichting	BrilliantLight

**Meegeleverde accessoires**

Bakplaat en bak- en braadrooster	■
----------------------------------	---

**Extra Comfort-uitrusting**

FlexiClip-geleiders met bakplaat	■
Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit	■

**Efficiëntie en duurzaamheid**

Snel opwarmen	■
SoftOpen/SoftClose	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■
WiFiConn@ct	■

**Technische gegevens**

Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	■
Aansluitwaarde in kW	3,7

<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 3.939,-</b>
-------------------------------	------------------



	H 7244 B	H 7244 B
<b>Design</b>	<b>PureLine</b>	<b>VitroLine</b>
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor S
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
MotionReact		
<b>Ovenfuncties</b>		
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill / Gratineren	■	■
<b>Extra ovenfuncties</b>		
Functie Professional	■	■
Braadautomaat	■	■
Draadloze bratometer		
Slow cooking		
Speciale toepassingen		
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's		
Eigen programma's		
TasteControl / KeepWarm		
Crisp-functie		
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenuimte 49 liter / 3 niveaus	■	■
Temperatuurbereik 30 - 300 °C	■	■
FoodView		
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse		
Verlichting	Halogeen	Halogeen
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Bakplaat en bak- en braadrooster	■	■
<b>Extra Comfort-uitrusting</b>		
FlexiClip-geleiders met bakplaat	■	■
Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit		
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde in kW	3,2	3,2
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.629,-</b>	<b>€ 1.729,-</b>



	H 7440 B	H 7440 B	H 7440 BPX	H 7840 BP
<b>Design</b>	<b>PureLine</b>	<b>VitroLine</b>	<b>ArtLine</b>	<b>PureLine</b>
Bediening	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor met Touch2Open	M Touch
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
MotionReact				■
<b>Ovenfuncties</b>				
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill / Gratineren	■	■	■	■
<b>Extra ovenfuncties</b>				
Functie Professional	■	■	■	■
Braadautomaat	■	■	■	■
Draadloze bratometer				■
Slow cooking				■
Speciale toepassingen	■	■	■	■
Automatische programma's	■	■	■	■
Landenspecifieke programma's				■
Eigen programma's				■
TasteControl / KeepWarm	■	■	■	■
Crisp-functie	■	■	■	■
<b>Ovenruimte</b>				
Inhoud binnenuimte 49 liter / 3 niveaus	■	■	■	■
Temperatuurbereik 30 - 300 °C	■	■	■	■
FoodView				■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	■		
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse			■	■
Verlichting	Led	Led	Led	BrilliantLight
<b>Meegeleverde accessoires</b>				
Bakplaat en bak- en braadrooster	■	■	■	■
<b>Extra Comfort-uitrusting</b>				
FlexiClip-geleiders met bakplaat	■	■	■	■
Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit			■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>				
Snel opwarmen	■	■	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■	■	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■	■	■	■
WiFiConn@ct	■	■	■	■
<b>Technische gegevens</b>				
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■	■	■
Aansluitwaarde in kW	3,2	3,2	3,5	3,5
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.999,-</b>	<b>€ 2.099,-</b>	<b>€ 2.429,-</b>	<b>€ 3.849,-</b>



**H 7840 BP**                      **H 7840 BPX**

**VitroLine**                              **ArtLine**

Design	VitroLine	ArtLine
Bediening	M Touch	M Touch met Touch2Open
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
MotionReact	■	■
<b>Ovenfuncties</b>		
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill / Gratineren	■	■
<b>Extra ovenfuncties</b>		
Functie Professional	■	■
Braadautomaat	■	■
Draadloze bratometer	■	■
Slow cooking	■	■
Speciale toepassingen	■	■
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's	■	■
Eigen programma's	■	■
TasteControl / KeepWarm	■	■
Crisp-functie	■	■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenruimte 49 liter / 3 niveaus	■	■
Temperatuurbereik 30 - 300 °C	■	■
FoodView	■	■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean		
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	■	■
Verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Bakplaat en bak- en braadrooster	■	■
<b>Extra Comfort-uitrusting</b>		
FlexiClip-geleiders met bakplaat	■	■
Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,5
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 3.949,-</b>	<b>€ 3.949,-</b>



# Ovens

90 CM BREED



	H 2890 B	H 7890 BP
<b>Design</b>	<b>PureLine</b>	<b>PureLine</b>
Bediening	EasyControl (verzinkbare knoppen)	M Touch
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel
MotionReact		■
<b>Ovenfuncties</b>		
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill / Gratineren	■	■
<b>Extra ovenfuncties</b>		
Functie Professional		■
Braadautomaat		■
Draadloze bratometer		■
Slow cooking		■
Speciale toepassingen		■
Kleine grill / Draaigrill / Bovenwarmte		■
Draaispit		■
Automatische programma's		■
Landenspecifieke programma's		■
Eigen programma's		■
Crisp-functie		■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenuimte 90 liter / 3 niveaus	■	■
Temperatuurbereik	50 - 270 °C	30 - 300 °C
FoodView		■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse		■
Verlichting	Halogeen	BrilliantLight
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Bakplaat en bak- en braadrooster	■	■
<b>Extra Comfort-uitrusting</b>		
FlexiClip-geleiders met bakplaat		■
Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit		■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■	■
TwinPower- heteluchtventilator	■	■
WiFiConn@ct		■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 86,0 x 51,7 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde in kW	3,7	5,6
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 3.999,-</b>	<b>€ 7.399,-</b>





# OVENS MET MAGNETRON

## Alleen bij Miele.

Zorgeloos koken en bakken met automatische programma's.

Met gemak ruim 100 gerechten op tafel zetten: brood, gebak of vlees, alles wordt volledig automatisch bereid. Het is niet nodig om de ovenfunctie, temperatuur en tijd in te stellen.



## Roestvrijstalen ovenruimte met PerfectClean.

De bereidingsruimte is gemaakt van roestvrij staal met PerfectClean en voorzien van een speciale lijntjesstructuur. De ruimte is krasbestendig en dankzij de antiaanbaklaag eenvoudig schoon te maken.



# Ovens met magnetron



**H 7240 BM**                      **H 7240 BM**

Design	PureLine	VitroLine
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor S
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
MotionReact		
<b>Ovenfuncties</b>		
Hetelucht Plus / Circulatiegrill / Braadautomaat / Grill	■	■
Quick & Gentle	■	■
<b>Extra ovenfuncties</b>		
Boven- en onderwarmte		
Onderwarmte		
Intensief bakken		
Voorzien van bratometer		
Speciale toepassingen		
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's		
Eigen programma's		
Crisp-functie		
<b>Magnetronfuncties</b>		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■	■
QuickStart	■	■
Popcorn-functie	■	■
<b>Combinatiefuncties</b>		
Magnetron met Hetelucht Plus / Magnetron met circulatiegrill / Magnetron met braadautomaat / Magnetron met grill	■	■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenruimte 43 liter / 3 niveaus	■	■
Temperatuurbereik 30 - 225 °C	■	■
Roestvrijstalen ovenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
Led-verlichting	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Glazen schaal	1	1
Bak- en braadrooster voorzien van PerfectClean	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 44,8 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 2,3 kW	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.629,-</b>	<b>€ 1.729,-</b>



**H 7440 BM**                      **H 7440 BM**                      **H 7440 BMX**                      **H 7640 BM**                      >>

Design	PureLine	VitroLine	ArtLine	PureLine
Bediening	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor met Touch2open	M Touch S
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
MotionReact				
<b>Ovenfuncties</b>				
Hetelucht Plus / Circulatiegrill / Braadautomaat / Grill	■	■	■	■
Quick & Gentle	■	■	■	■
<b>Extra ovenfuncties</b>				
Boven- en onderwarmte				
Onderwarmte				
Intensief bakken				
Voorzien van bratometer				
Speciale toepassingen	■	■	■	■
Automatische programma's	■	■	■	■
Landenspecifieke programma's				
Eigen programma's	■	■	■	■
Crisp-functie				
<b>Magnetronfuncties</b>				
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■	■	■	■
QuickStart	■	■	■	■
Popcorn-functie	■	■	■	■
<b>Combinatiefuncties</b>				
Magnetron met Hetelucht Plus / Magnetron met circulatiegrill / Magnetron met braadautomaat / Magnetron met grill	■	■	■	■
<b>Ovenruimte</b>				
Inhoud binnenruimte 43 liter / 3 niveaus	■	■	■	■
Temperatuurbereik 30 - 225 °C	■	■	■	■
Roestvrijstalen ovenruimte voorzien van PerfectClean	■	■	■	■
Led-verlichting	■	■	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>				
Snel opwarmen	■	■	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■	■	■
WiFiConn@ct	■	■	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>				
Glazen schaal	1	1	1	1
Bak- en braadrooster voorzien van PerfectClean	■	■	■	■
<b>Technische gegevens</b>				
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 44,8 - 45,2 x 55,0	■	■	■	■
Aansluitwaarde 2,3 kW	■	■	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.059,-</b>	<b>€ 2.159,-</b>	<b>€ 2.159,-</b>	<b>€ 2.439,-</b>

OVENS MET MAGNETRON

# Ovens met magnetron



**H 7640 BM**      **H 7840 BM**

Design	VitroLine	PureLine
Bediening	M Touch S	M Touch
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
MotionReact	■	■
<b>Ovenfuncties</b>		
Hetelucht Plus / Circulatiegrill / Braadautomaat / Grill	■	■
Quick & Gentle	■	■
<b>Extra ovenfuncties</b>		
Boven- en onderwarmte	■	■
Onderwarmte	■	■
Intensief bakken	■	■
Voorzien van bratometer	■	■
Speciale toepassingen	■	■
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's*	■	■
Eigen programma's	■	■
Crisp-functie	■	■
<b>Magnetronfuncties</b>		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■	■
QuickStart	■	■
Popcorn-functie	■	■
<b>Combinatiefuncties</b>		
Magnetron met Hetelucht Plus / Magnetron met circulatiegrill / Magnetron met braadautomaat / Magnetron met grill	■	■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenruimte 43 liter / 3 niveaus	■	■
Temperatuurbereik 30 - 225 °C	■	■
Roestvrijstalen ovenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
Led-verlichting	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Glazen schaal	1	2
Bak- en braadrooster voorzien van PerfectClean	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 44,8 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 2,3 kW	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.539,-</b>	<b>€ 2.869,-</b>



**H 7840 BM**      **H 7840 BMX**

Design	VitroLine	ArtLine
Bediening	M Touch	M Touch met Touch2open
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
MotionReact	■	■
<b>Ovenfuncties</b>		
Hetelucht Plus / Circulatiegrill / Braadautomaat / Grill	■	■
Quick & Gentle	■	■
<b>Extra ovenfuncties</b>		
Boven- en onderwarmte	■	■
Onderwarmte	■	■
Intensief bakken	■	■
Voorzien van bratometer	■	■
Speciale toepassingen	■	■
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's*	■	■
Eigen programma's	■	■
Crisp-functie	■	■
<b>Magnetronfuncties</b>		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■	■
QuickStart	■	■
Popcorn-functie	■	■
<b>Combinatiefuncties</b>		
Magnetron met Hetelucht Plus / Magnetron met circulatiegrill / Magnetron met braadautomaat / Magnetron met grill	■	■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenruimte 43 liter / 3 niveaus	■	■
Temperatuurbereik 30 - 225 °C	■	■
Roestvrijstalen ovenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
Led-verlichting	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Glazen schaal	2	2
Bak- en braadrooster voorzien van PerfectClean	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 44,8 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 2,3 kW	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.969,-</b>	<b>€ 2.969,-</b>

# Magnetrons



**M 7240 TC**      **M 7244 TC**

Design	PureLine	PureLine
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor S
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel
<b>Magnetronfuncties</b>		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 900 W	■	■
Automatische programma's	■	■
QuickStart	■	■
Popcorn-functie	■	■
Grill 1.500 W		■
<b>Combinatiefuncties</b>		
Magnetron met grill		■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenruimte 46 liter	■	■
Draaiplateau 40,6 cm	■	■
Roestvrijstalen ovenruimte	■	■
Led-verlichting	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
SoftOpen/SoftClose	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Grillrooster / gourmetplaat		■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,2 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 1,6 kW	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.289,-</b>	<b>€ 1.469,-</b>



**M 7244 TC**

Design	VitroLine
Bediening	DirectSensor S
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
<b>Magnetronfuncties</b>	
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 900 W	■
Automatische programma's	■
QuickStart	■
Popcorn-functie	■
Grill 1.500 W	■
<b>Combinatiefuncties</b>	
Magnetron met grill	■
<b>Ovenruimte</b>	
Inhoud binnenruimte 46 liter	■
Draaiplateau 40,6 cm	■
Roestvrijstalen ovenruimte	■
Led-verlichting	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
SoftOpen/SoftClose	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Grillrooster / gourmetplaat	■
<b>Technische gegevens</b>	
Nismaten b x h x d in cm 56,2 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■
Aansluitwaarde 1,6 kW	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.569,-</b>

# KOFFIEMACHINES

## Alleen bij Miele.

### AromaticSystemFresh

Voor de lekkerste koffie is een goede maling van de bonen essentieel. En omdat smaken verschillen, kunt u de perfecte boon voor het moment selecteren. De positie van het unieke maalsysteem zorgt ervoor dat er geen gemalen koffie achterblijft. Elk kopje koffie is daarom exact volgens uw favoriete smaak.



### CoffeeSelect

Met CoffeeSelect heeft u maar liefst drie bonenreservoirs. Zo kunt u kiezen om in de ochtend een sterke espresso te nemen, in de middag een heerlijke latte en 's avonds cafeïnevrij. Aan u de keuze.

### Performance modus

Via deze modus kunt u zelf bepalen of u gebruik wilt maken van een aantal handige functionaliteiten, waaronder de Eco-modus, Barista-modus, Latte-modus of Party-modus. Bij de Party-modus kunt u achter elkaar koffie zetten zonder dat het apparaat gaat spoelen. Handig bij bijvoorbeeld een verjaardag.

### AutoClean en AutoDescale

Voor de beste kwaliteit van elk kopje koffie is het schoonhouden van uw koffiemachine essentieel. Gelukkig gebeurt dat volledig automatisch. Met het plaatsen van cartridges in de koffiemachine worden de melkleidingen optimaal gereinigd en de machine regelmatig gespoeld en ontkalkt.

### Eenvoudig aansluiten van het melksysteem.

Het handige EasyClick-melksysteem kan heel snel en eenvoudig worden vastgeklikt aan de voorzijde van het apparaat. Dankzij de glazen melkkan ziet u in één oogopslag hoeveel melk er nog aanwezig is. De melkkan kan zo gemakkelijk in de koelkast geplaatst worden.

### ComfortDoor met volledig openklapbare deur.

De linksdraaiende deur kan volledig open. Daardoor kunt u overal gemakkelijk bij. Voor het vullen van het waterreservoir bijvoorbeeld, of nieuwe koffiebonen.

### CupSensor, altijd de ideale afstand.

De CupSensor herkent de hoogte van het kopje of glas en brengt de uitloop van de koffie automatisch in de juiste positie. Hierdoor wordt het spatten van koffie en melk voorkomen en is een perfecte koffietemperatuur en mooie cremalaag gegarandeerd. Na de bereiding gaat de schenktuit een centimeter naar boven zodat u het kopje gemakkelijk mee kunt nemen.

# Koffiemachines



**CVA 7440** **CVA 7440**

	<b>PureLine</b>	<b>VitroLine / ArtLine</b>
<b>Design</b>		
Bediening	DirectSensor	DirectSensor
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
MotionReact		
Waterreservoir	■	■
Vaste water toevoer		
<b>Bereidingssystemen koffie</b>		
Ristretto / Espresso / Koffie / Caffè lungo / Cappuccino / Latte Macchiato / Espresso Macchiato / Cappuccino Italiano / Caffè Americano / Long black / Flat White / Café au Lait / Caffè Latte	■	■
Warme melk / Melkschuim	■	■
Dubbele hoeveelheid per bereiding instelbaar	■	■
<b>Bereidingssystemen thee</b>		
Zwarte thee / kruiden thee / vruchten thee / groene thee / witte thee / Japanse thee / Chai Latte	■	■
Heet water	■	■
Dubbele hoeveelheid per bereiding instelbaar	■	■
<b>Extra bereidingssystemen</b>		
Koffiekan-functie	■	■
Theekan-functie	■	■
<b>Bedieningsgemak</b>		
OneTouch	■	■
CupSensor	■	■
Performance modus	■	■
EasyClick-melksysteem	■	■
Automatische spoelfunctie	■	■
AutoClean		
AutoDescale		
> 10 gebruikersprofielen instellen	■	■
Timerfunctie	■	■
<b>Uitvoering</b>		
AromaticSystemFresh	■	■
Inhoud bonenreservoir: 600 gram	■	■
CoffeeSelect (drie bonenreservoirs)		
BrilliantLight-verlichting	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Programmeerbare energiebesparende ECO-stand	■	■
Nachtschakeling	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
EasyClick glazen melkreservoir en afsluitdop	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten h x b x d in cm 45,0 - 45,2 x 56,0 - 56,8 x 50	■	■
Aansluitwaarde 1,45 kW	■	■
Watertoevoerslang 1,5 meter		
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.969,-</b>	<b>€ 2.969,-</b>



**CVA 7445** **CVA 7840** **CVA 7845** **CVA 7845**

	<b>PureLine</b>	<b>PureLine</b>	<b>PureLine</b>	<b>VitroLine / ArtLine</b>
<b>Design</b>				
Bediening	DirectSensor	M Touch	M Touch	M Touch
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
MotionReact		■	■	■
Waterreservoir	■	■	■	■
Vaste water toevoer				
<b>Bereidingssystemen koffie</b>				
Ristretto / Espresso / Koffie / Caffè lungo / Cappuccino / Latte Macchiato / Espresso Macchiato / Cappuccino Italiano / Caffè Americano / Long black / Flat White / Café au Lait / Caffè Latte	■	■	■	■
Warme melk / Melkschuim	■	■	■	■
Dubbele hoeveelheid per bereiding instelbaar	■	■	■	■
<b>Bereidingssystemen thee</b>				
Zwarte thee / kruiden thee / vruchten thee / groene thee / witte thee / Japanse thee / Chai Latte	■	■	■	■
Heet water	■	■	■	■
Dubbele hoeveelheid per bereiding instelbaar	■	■	■	■
<b>Extra bereidingssystemen</b>				
Koffiekan-functie	■	■	■	■
Theekan-functie	■	■	■	■
<b>Bedieningsgemak</b>				
OneTouch	■	■	■	■
CupSensor	■	■	■	■
Performance modus	■	■	■	■
EasyClick-melksysteem	■	■	■	■
Automatische spoelfunctie	■	■	■	■
AutoClean		■	■	■
AutoDescale		■	■	■
> 10 gebruikersprofielen instellen	■	■	■	■
Timerfunctie	■	■	■	■
<b>Uitvoering</b>				
AromaticSystemFresh	■	■	■	■
Inhoud bonenreservoir: 600 gram	■	■	■	■
CoffeeSelect (drie bonenreservoirs)		■	■	■
BrilliantLight-verlichting	■	■	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>				
Programmeerbare energiebesparende ECO-stand	■	■	■	■
Nachtschakeling	■	■	■	■
WiFiConn@ct	■	■	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>				
EasyClick glazen melkreservoir en afsluitdop	■	■	■	■
<b>Technische gegevens</b>				
Nismaten h x b x d in cm 45,0 - 45,2 x 56,0 - 56,8 x 50	■	■	■	■
Aansluitwaarde 1,45 kW	■	■	■	■
Watertoevoerslang 1,5 meter				
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 3.169,-</b>	<b>€ 3.849,-</b>	<b>€ 4.049,-</b>	<b>€ 4.049,-</b>

# GOURMET- EN WARMHOUDLADES

## Alleen bij Miele.

### Koken op lage temperatuur.

In de gourmet- en warmhoudlades kunt u gebruik maken van slow cooking. Slow cooking is een professionele manier van koken om vlees van hoge kwaliteit mals en sappig te bereiden. Alle aroma's en voedingsstoffen blijven zo goed als volledig behouden. Het vlees kan na de bereiding meteen worden aangesneden. De rusttijd die anders noodzakelijk is, komt te vervallen, omdat de vleessappen al gelijkmatig verdeeld zijn.



### Touch-bediening.

De serviesverwarmer en gourmet- warmhoudlades van Miele worden bediend via een geheel vlak Touch-paneel van glas. De bediening is daardoor gemakkelijk en het schoonmaken uiterst eenvoudig.



# Serviesverwarmer / Gourmet- en warmhoudlades



**ESW 7010**      **ESW 7020**

Design	VitroLine / ArtLine	PureLine
Bediening	Sensorbediening	Sensorbediening
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
<b>Gebruiksmogelijkheden</b>		
Instelling temperatuur 40 - 85 °C	■	■
Verwarmen servies	■	■
Gerechten warm houden	■	■
Slow cooking	■	■
Binnenhoogte in cm	8	23
Capaciteit	Servies voor 6 personen	Servies voor 12 personen
<b>Bedieningsgemak</b>		
Push2Open	■	■
Elektronische temperatuurregeling	■	■
Volledig uittrekbare geleiders voor het eenvoudig vullen en uitnemen	■	■
Timerfunctie	■	■
Stelrooster voor verhogen van het oppervlak	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
WifiConn@ct (verbinding mogelijk met Miele-koffiemachine)	■	■
Meegeleverde accessoires	■	■
Antislipmat voor extra stabiliteit	■	■
Kookboek Slow cooking	■	■
<b>Accessoires</b>		
Optioneel te bestellen ESWKL 60 in CLST of OBSW uitvoering (€ 53,95)	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d	59,5 x 14,1 x 57 cm	59,5 x 28,9 x 57 cm
Aansluitwaarde 0,7 kW	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.079,-</b>	<b>€ 1.189,-</b>



**ESW 7020**      **ESW 7030**

Design	VitroLine / ArtLine	VitroLine / ArtLine
Bediening	Sensorbediening	Sensorbediening
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
<b>Gebruiksmogelijkheden</b>		
Instelling temperatuur 40 - 85 °C	■	■
Verwarmen servies	■	■
Gerechten warm houden	■	■
Slow cooking	■	■
Binnenhoogte in cm	23	23
Capaciteit	Servies voor 12 personen	Servies voor 12 personen
<b>Bedieningsgemak</b>		
Push2Open	■	■
Elektronische temperatuurregeling	■	■
Volledig uittrekbare geleiders voor het eenvoudig vullen en uitnemen	■	■
Timerfunctie	■	■
Stelrooster voor verhogen van het oppervlak	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
WifiConn@ct (verbinding mogelijk met Miele-koffiemachine)	■	■
Meegeleverde accessoires	■	■
Antislipmat voor extra stabiliteit	■	■
Kookboek Slow cooking	■	■
<b>Accessoires</b>		
Optioneel te bestellen ESWKL 60 in CLST of OBSW uitvoering (€ 53,95)	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d	59,5 x 28,9 x 57 cm	59,5 x 31,7 x 57 cm
Aansluitwaarde 0,7 kW	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.189,-</b>	<b>€ 1.239,-</b>

**Tip**

Voor perfecte uitlijning met een 60 cm oven erboven.

De ESW in combinatie met een 60 cm oven is precies even hoog als de combinatie van 2 ovens van 45 cm.



# Vacumeerlade

Nieuwe  
Keuken **Plus**

**EVS 7010**

**VitroLine / ArtLine**

Sensorbediening

Obsidiaanzwart / Grafietgrijs

## Design

Bediening

Beschikbare kleuren

## Vacumeertechniek

3 vacumeerstanden

3 sealstanden

Capaciteit pomp 4 m<sup>3</sup>/h

Bereidingsstelsel met symbolen

Maximale vacumeerzak 250 x 350 mm

Inhoud vacumeerruimte 8 liter

## Gebruiksmogelijkheden

Voorbereiden voor sous-vide koken

Langere houdbaarheid levensmiddelen

Marineren van levensmiddelen

Portioneren van levensmiddelen

Hersluiten van verpakkingen

## Bedieningsgemak

Push2Open

Volledig uittrekbare geleiders voor het eenvoudig vullen en uitnemen

## Meegeleverde accessoires

50 Kleine vacumeerzakken (180 x 280)

50 Grote vacumeerzakken (240 x 350)

Aansluitkabel voor vacumeerbakjes

Kookboek voor sous-vide koken

## Technische gegevens

Nismaten b x h x d in cm 59,5 x 14,1 x 57,0

Aansluitwaarde 0,3 kW

## Consumentenadviesprijs


€ 2.429,-






# BEDIENING KOOKPLATEN

De intuïtieve bediening van de inductiekookplaten zorgt ervoor dat u alle focus kunt houden op wat er gebeurt in uw pannen. Elke kookplaat heeft daarnaast een aantal functies die voor extra gemak zorgen, zoals 'Stop&Go' en 'Warmhouden'. Bij Stop&Go schakelt u met één toets alle kookzones naar stand 1. Handig als bijvoorbeeld de deurbel of telefoon gaat.



SmartSelect White



SmartSelect



ComfortSelect




EasySelect

# INDUCTIE KOOKPLATEN

## Alleen bij Miele.

### FullSurface

Ontdek de meest flexibele kookplaat ooit. U bepaalt namelijk zelf waar u de pannen plaatst. Als u de pan naar een andere plek verschuift, dan gaat het vermogen en de timer automatisch mee.



### TempControl, nooit was braden zo eenvoudig!

Op een TempControl-kookzone worden uw gerechten op een constante temperatuur gehouden. Er zijn drie braadstanden én een sudderstand beschikbaar. Dit zorgt voor rust en gemak, want u hoeft de vermogensstanden niet meer voortdurend bij te stellen. Naast de eenvoudige bediening staat de veiligheid op de eerste plaats: aanbranden behoort tot het verleden!

### Con@ctivity.

Con@ctivity is het innovatieve systeem van Miele waarbij de kookplaat communiceert met de afzuigkap. De afzuigkap reageert automatisch op de instellingen van de kookplaat en past het vermogen daarop aan. Damp en geurtjes worden optimaal uit de keuken gehaald en u bespaart tegelijkertijd energie.

### Alle combinaties zijn mogelijk met PowerFlex.

PowerFlex-kookzones zijn bijzonder veelzijdig en flexibel. U kunt op deze kookzone een grote pan, twee kleine pannen, een braadpan of een steelpan plaatsen. Alle combinaties zijn mogelijk. Bovendien heeft de kookplaat door het onovertroffen hoge vermogen van 7,4 kW met inschakeling van de functie TwinBooster, minder tijd nodig om gerechten aan de kook te brengen.

### ComfortSelect.

U kunt bij deze bedieningsvorm vermogensstanden en tijden snel en intuïtief instellen. Voor elke kookzone is er een van achter verlichte cijferreeks. Zijn de kookzones uitgeschakeld, dan zijn de cijferreeksen onzichtbaar, wat ingetogen en elegant oogt.





# Inductiekookplaten







**KM 7262 FR** | **KM 7464 FR**

	KM 7262 FR	KM 7464 FR
<b>Design</b>		
Randlijst	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Bediening	EasySelect	ComfortSelect
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen		
Geschikt voor combinatie SmartLine-werkbladafzuiging		
<b>Uitvoering</b>		
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	4 / -	4 / 2
PowerFlex-kookzone in cm		Ø 15 - 23
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		2,1 / 3 / 3,65
<b>PowerFlex-zones</b>		
PowerFlex-kookzone links in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
PowerFlex-kookzone midden in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
PowerFlex-kookzone rechts in cm		Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		3,4 / 4,8 / 7,3
<b>Kookzones</b>		
Afmeting kookzone links voor in cm	Ø 16 - 23	Ø 14 - 19
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,3 / 3 / 3,65	1,85 / 2,5 / 3
Afmeting kookzone links achter in cm	Ø 10 - 16	Ø 10 - 16
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,4 / 1,7 / 2,2	1,4 / 1,7 / 2,2
Afmeting kookzone rechts achter in cm	Ø 19 / 19 - 29	
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65	
Afmeting kookzone rechts voor in cm	Ø 14 - 20	
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,85 / 2,5 / 3	
<b>Bedieningsgemak</b>		
TempControl-kookzone		
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling		
Con@ctivity 3.0		■
WiFiConn@ct		■
Panherkening	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Afmetingen kookplaat in cm	61,4 x 51	62,6 x 52,6
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	4,8	5,2
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm		
Nismaten opliggend in cm	60 x 50	56-60 x 49-50
Aansluitwaarde in kW	7,3	7,3
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.139,-</b>	<b>€ 1.239,-</b>



**KM 7564 FL** | **KM 7474 FR** | **KM 7474 FL** | **KM 7574 FL** >>

	KM 7564 FL	KM 7474 FR	KM 7474 FL	KM 7574 FL
<b>Design</b>				
Volledig integreerbaar / opliggend	Roestvrij staal		Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend
Zwart	Zwart		Zwart	Zwart
SmartSelect	ComfortSelect		ComfortSelect	SmartSelect
■			■	■
<b>Uitvoering</b>				
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	4 / 4	4 / 2	4 / 2	4 / 2
PowerFlex-kookzone in cm	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
<b>PowerFlex-zones</b>				
PowerFlex-kookzone links in cm				
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW				
PowerFlex-kookzone midden in cm				
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW				
PowerFlex-kookzone rechts in cm		Ø 23 - 39	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
<b>Kookzones</b>				
Afmeting kookzone links voor in cm		Ø 16 - 22	Ø 16 - 22	Ø 16 - 22
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		2,3 / 3 / 3,65	2,3 / 3 / 3,65	2,3 / 3 / 3,65
Afmeting kookzone links achter in cm		Ø 10 - 16	Ø 10 - 16	Midden Ø 10 - 16
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		1,4 / 1,7 / 2,2	1,4 / 1,7 / 2,2	1,4 / 1,7 / 2,2
<b>Bedieningsgemak</b>				
TempControl-kookzone				
Warmhoudfunctie	■	■	■	■
Kookwekker	■	■	■	■
Aankookautomaat	■	■	■	■
Stop&Go-functie	■	■	■	■
Schoonmaakvergrendeling				■
Con@ctivity 3.0		■	■	■
WiFiConn@ct		■	■	■
Panherkening	■	■	■	■
<b>Veiligheid</b>				
Uitschakeling ontbreken pan	■	■	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■	■	■
<b>Technische gegevens</b>				
Afmetingen kookplaat in cm	62 x 52	80,6 x 52,6	80 x 52	80 x 52
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	5,1	5,2	5,1	5,1
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm	60-62,4 x 50-52,4		78-80,4 x 50-52,4	78-80,4 x 50-52,4
Nismaten opliggend in cm	60 x 50	78 x 50	78 x 50	78 x 50
Aansluitwaarde in kW	7,3	7,3	7,3	7,3
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.569,-</b>	<b>€ 1.459,-</b>	<b>€ 1.509,-</b>	<b>€ 1.679,-</b>



# Inductiekookplaten



**KM 7575 FR**

**KM 7575 FL**

Design	KM 7575 FR	KM 7575 FL
Randlijst	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Bediening	SmartSelect	SmartSelect
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen		■
Geschikt voor combinatie SmartLine-werkbladafzuiging		
<b>Uitvoering</b>		
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	6 / 6	6 / 6
PowerFlex-kookzone in cm	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
<b>PowerFlex-zones</b>		
PowerFlex-kookzone links in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,15 / 3,4 / 3,65	3,15 / 3,4 / 3,65
PowerFlex-kookzone midden in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
PowerFlex-kookzone rechts in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
<b>Kookzones</b>		
Afmeting kookzone links voor in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone links achter in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone rechts achter in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone rechts voor in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
<b>Bedieningsgemak</b>		
CookAssist		
TempControl-kookzone		
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Panherkening	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Afmetingen kookplaat in cm	80,6 x 52,6	80 x 52
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	5,2	5,1
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm		78-80,4 x 50-52,4
Nismaten opliggend in cm	78 x 50	78 x 50
Aansluitwaarde in kW	11	11
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.159,-</b>	<b>€ 2.209,-</b>



**KM 7594 FL**


**KM 7684 FL\***

>>

Design	KM 7594 FL	KM 7684 FL*
Randlijst	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Bediening	SmartSelect	SmartSelect
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen		■
Geschikt voor combinatie SmartLine-werkbladafzuiging		
<b>Uitvoering</b>		
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	5 / 4	4 / 4
PowerFlex-kookzone in cm	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
<b>PowerFlex-zones</b>		
PowerFlex-kookzone links in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
PowerFlex-kookzone midden in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
PowerFlex-kookzone rechts in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
<b>Kookzones</b>		
Afmeting kookzone links voor in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone links achter in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone rechts achter in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone rechts voor in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
<b>Bedieningsgemak</b>		
CookAssist		
TempControl-kookzone		
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Panherkening	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Afmetingen kookplaat in cm	93,6 x 52	91,6 x 40,8
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	5,1	5,1
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm	91,6-94 x 50-52,4	89,6-92 x 38,8-41,2
Nismaten opliggend in cm	91,6 x 50	89,6 x 38,8
Aansluitwaarde in kW	11	7,3
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.599,-</b>	<b>€ 2.429,-</b>

\* Ideale combinatie met de DownDraft DAD 4940


\* Ideale combinatie met de DownDraft DAD 4840



# TempControl-inductiekookplaten





**KM 7679 FR TempControl**




**KM 7879 FL TempControl**

Design	KM 7679 FR TempControl	KM 7879 FL TempControl
Randlijst	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart	Grafietzwart
Bediening	SmartSelect	SmartSelect White
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen		
Geschikt voor combinatie SmartLine-werkbladafzuiging		
<b>Uitvoering</b>		
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	4 / 2	4 / 2
PowerFlex-kookzone in cm	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
<b>PowerFlex-zones</b>		
PowerFlex-kookzone links in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
PowerFlex-kookzone midden in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
PowerFlex-kookzone rechts in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
<b>Kookzones</b>		
Afmeting kookzone links voor in cm	Ø 16 - 22	Ø 16 - 22
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,3 / 3 / 3,65	2,3 / 3 / 3,65
Afmeting kookzone links achter in cm	Midden Ø 10 - 16	Midden Ø 10 - 16
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,4 / 1,75 / 2,2	1,4 / 1,75 / 2,2
Afmeting kookzone rechts achter in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone rechts voor in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
<b>Bedieningsgemak</b>		
CookAssist	■	■
TempControl-kookzone	■	■
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Panherkening	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Afmetingen kookplaat in cm	80,6 x 52,6	80 x 52
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	4,5	5,1
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm		78-80,4 x 50-52,4
Nismaten opliggend in cm	75-78 x 49-50	75-78 x 49-50
Aansluitwaarde in kW	7,3	7,3
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.539,-</b>	<b>€ 3.029,-</b>





**KM 7699 FR TempControl**




**KM 7629 FX TempControl**

Design	KM 7699 FR TempControl	KM 7629 FX TempControl
Randlijst	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Bediening	SmartSelect	SmartSelect
<b>Uitvoering</b>		
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	5 / 2	5 / 2
PowerFlex-kookzone in cm	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
<b>PowerFlex-zones</b>		
PowerFlex-kookzone links in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
PowerFlex-kookzone midden in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
PowerFlex-kookzone rechts in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
<b>Kookzones</b>		
Afmeting kookzone links voor in cm	Ø 10 - 16	Ø 10 - 16
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,4 / 1,75 / 2,2	1,4 / 1,75 / 2,2
Afmeting kookzone links achter in cm	Ø 16 - 22	Ø 16 - 22
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,3 / 3 / 3,65	2,3 / 3 / 3,65
Afmeting kookzone rechts achter in cm	Midden Ø 18 - 28	Midden Ø 18 - 28
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,6 / 3 / 3,65	2,6 / 3 / 3,65
Afmeting kookzone rechts voor in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
<b>Bedieningsgemak</b>		
CookAssist	■	■
TempControl-kookzone	■	■
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Panherkening	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Afmetingen kookplaat in cm	94,2 x 52,6	92,8 x 51,2
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	4,5	5,1
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm		90,6-93,2 x 49-51,6
Nismaten opliggend in cm	91,6 x 50	
Aansluitwaarde in kW	11	11
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.969,-</b>	<b>€ 3.079,-</b>



# FlexControl-inductiekookplaten



## KM 7999 FL FlexControl

### Design

Randlijst	Volledig integreerbaar
Kleur keramisch glas	Zwart
Bediening	Touch
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen	
Geschikt voor combinatie SmartLine-werkbladafzuiging	

### Uitvoering

TempControl-kookzones / aantal pannen	3 / 5
---------------------------------------	-------

### Kookzones

Positie	Links
Afmeting kookzone links in cm (BxH)	226 x 382
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,8 / 3,6 / -
Positie	Midden
Afmeting kookzone midden in cm (BxH)	365 x 286
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,8 / 3,6 / -
Positie	Rechts
Afmeting kookzone rechts in cm (BxH)	226 x 382
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,8 / 3,6 / -

### Bedieningsgemak

Assistent programma	■
TempControl-kookzone	■
PowerFlex Plus	■
SilentMove	■
Pan-/Pangrootte herkenning	■
Permanente panherkenning	■
Recall-functie	■
Stop&Go-functie	■
Kookwekker	■
Wisbeveiliging	■
Con@ctivity 3.0	■
WiFiConn@ct	■
Automatisch uitschakelen voor alle kookzones	■
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld signaaltone)	■

### Veiligheid

Uitschakeling ontbreken pan	■
Ingebruiknamebeveiliging	■
Restwarmte aanduiding	■

### Technische gegevens

Afmetingen kookplaat in cm (hxbxd)	6,7 x 93,6 x 52
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	6,7
Nismaten volledig integreerbaar (b x d) in cm	91,6-94 x 50-52,4
Nismaten opliggend (b x d) in cm	91,6 x 50
Aansluitwaarde in kW	10,8

<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 5.079,-</b>
-------------------------------	------------------



# FullSurface-Inductiekookplaten



	KM 7667 FL	KM 7678 FL
<b>Design</b>		
Randlijst	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Bediening	SmartSelect	SmartSelect
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen	■	■
Geschikt voor combinatie SmartLine werkbladafzuiging	■	
<b>Uitvoering</b>		
FullSurface-kookzone / aantal pannen	1 / 4	1 / 6
Afmeting plaatsen pannen in cm	57 x 39	74 x 38
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,6 / 3,3 / 3,65	2,6 / 3,3 / 3,65
<b>Bedieningsgemak</b>		
Positie assistent	■	■
SilentMove		■
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Panherkening	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Afmetingen kookplaat in cm	62 x 52	80 x 52
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	5,1	5,1
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm	60-62,4 x 50-52,4	78-80,4 x 50-52,4
Nismaten opliggend in cm	60 x 50	78 x 50
Aansluitwaarde in kW	7,3	11
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.999,-</b>	<b>€ 2.599,-</b>




	KM 7697 FL	KM 7897 FL
<b>Design</b>		
Randlijst	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart	Grafietzwart
Bediening	SmartSelect	SmartSelect White
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen	■	
<b>Uitvoering</b>		
FullSurface-kookzone / aantal pannen	1 / 6	1 / 6
Afmeting plaatsen pannen in cm	87 x 38	87 x 38
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,6 / 3,3 / 3,65	2,6 / 3,3 / 3,65
<b>Bedieningsgemak</b>		
Positie assistent	■	■
SilentMove		■
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Panherkening	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Afmetingen kookplaat in cm	93,6 x 52	93,6 x 52
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	5,1	5,1
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm	91,6-94 x 50-52,4	91,6-94 x 50-52,4
Nismaten opliggend in cm	91,6 x 50	91,6 x 50
Aansluitwaarde in kW	11	11
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 3.139,-</b>	<b>€ 3.239,-</b>

\* Ideale combinatie met de DownDraft DAD 4940



# Gaskookplaten



**KM 3014 G**      **KM 3034-1 G**

Design	KM 3014 G	KM 3034-1 G
Ondergrond	Zwart glas	Zwart glas
Bediening	Knoppen	Knoppen
Roestvrijstalen randlijst	■	■
<b>Uitvoering</b>		
Aantal kookzones	3	5
Wokbrander		
Dual wokbrander	■	■
Vermogen wokbrander in kW	4,7	4,7
Vermogen sterkbrander in kW		2,7
Vermogen normaalbrander in kW	1,7	1,7 / 1,7
Vermogen spaarbrander in kW	1	1
<b>Bedieningsgemak</b>		
Elektronische vonkontsteking	■	■
QuickStart		■
Pannendragers van gietijzer	■	■
Vaatwasserbestendige pannendragers	■	■
<b>Veiligheid</b>		
GasStop	■	■
ReStart		■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Wokring	■	■
Combiring voor kleinere pannen	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Maten kookplaat b x d in cm	62,6 x 52,6	80,6 x 52,6
Hoogte inclusief aansluitblok in cm	7,1	7,1
Volledig integreerbaar		
Nismaten b x d in cm	60 x 50	78 x 50
Aansluitwaarde in kW	0,025	0,025
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.079,-</b>	<b>€ 1.729,-</b>



**KM 3054-1 G**      **KM 2014 G**      **KM 2334 G** >>

Design	KM 3054-1 G	KM 2014 G	KM 2334 G
Ondergrond	Zwart glas	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Bediening	Knoppen	Knoppen	Knoppen
Roestvrijstalen randlijst	■		
<b>Uitvoering</b>			
Aantal kookzones	5	4	5
Wokbrander			■
Dual wokbrander	■	■	
Vermogen wokbrander in kW	4,7	4,2	4
Vermogen sterkbrander in kW	2,7		
Vermogen normaalbrander in kW	1,7 / 1,75	1,75 / 1,75	2 / 2 / 1,7
Vermogen spaarbrander in kW	1	1	1
<b>Bedieningsgemak</b>			
Elektronische vonkontsteking	■	■	■
QuickStart	■		
Pannendragers van gietijzer	■	■	■
Vaatwasserbestendige pannendragers	■		■
<b>Veiligheid</b>			
GasStop	■	■	■
ReStart	■		
<b>Meegeleverde accessoires</b>			
Wokring	■		■
Combiring voor kleinere pannen	■		■
<b>Technische gegevens</b>			
Maten kookplaat b x d in cm	94,2 x 52,6	65 x 52	77 x 50,8
Hoogte inclusief aansluitblok in cm	7,1	5,4	10
Volledig integreerbaar			
Nismaten b x d in cm	91,6 x 50	56 x 48	75 x 49
Aansluitwaarde in kW	0,025	0,025	0,025
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.889,-</b>	<b>€ 979,-</b>	<b>€ 1.299,-</b>

# Gaskookplaten



**KM 2356-1 G**

**KM 2357-1 G**

	KM 2356-1 G	KM 2357-1 G
<b>Design</b>		
Ondergrond	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Bediening	Knoppen	Knoppen
Randlijst	Roestvrij staal	
<b>Uitvoering</b>		
Aantal kookzones	5	5
Wokbrander		
Dual wokbrander	■	■
Vermogen wokbrander in kW	4,5	4,5
Vermogen sterkbrander in kW	2,7	2,7
Vermogen normaalbrander in kW	1,7 / 1,7	1,7 / 1,7
Vermogen spaarbrander in kW	1	1
<b>Bedieningsgemak</b>		
Elektronische vonkontsteking	■	■
QuickStart	■	■
Pannendragers van gietijzer	■	■
Vaatwasserbestendige pannendragers	■	■
<b>Veiligheid</b>		
GasStop	■	■
ReStart	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Wokring	■	■
Combiring voor kleinere pannen	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Maten kookplaat b x d in cm	88,8 x 50,8	89,2 x 51,2
Hoogte inclusief aansluitblok in cm	10,1	10,1
Volledig integreerbaar		■
Nismaten b x d in cm	86,2 x 49	89,4 x 81,4
Aansluitwaarde in kW	0,025	0,025
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.789,-</b>	<b>€ 1.839,-</b>



# INDUCTIEKOOKPLATEN MET AFZUIGING

## Alleen bij Miele.

### Con@ctivity.

Con@ctivity is het innovatieve systeem van Miele waarbij de afzuiging communiceert met de kookplaat.

De afzuiging reageert automatisch op de instellingen van de kookplaat en past het vermogen daarop aan.

Damp en geurtjes worden optimaal uit de keuken gehaald en u bespaart tegelijkertijd energie.



### Onovertroffen snelheid

PowerFlex (XL) zones zijn bijzonder veelzijdig en flexibel. U kunt op deze kookzones een grote pan, twee kleine pannen, een braadpan of een steelpan plaatsen: alle combinaties zijn mogelijk. Uniek is de onovertroffen snelheid met een TwinBooster-vermogen tot wel 7,3 kW.

# MONTAGE ADVIES

## INDUCTIEKOOKPLAAT MET AFZUIGING.

Deze kookplaat is geschikt voor luchtafvoer en circulatie. De motor is draaibaar waardoor u makkelijk de uitblaasrichting kunt aanpassen naar het ontwerp van de keuken. Om de installatie en aansluiting van afzuiging zo eenvoudig mogelijk te maken, bieden wij een assortiment onderdelen aan. Deze onderdelen zorgen voor een optimale werking van de werkbladafzuiging.

### Recirculatie-set: DFKS-U

Artikelomschrijving	Artikel	Aantal	Artikelnummer
Luchtafvoerkanal bocht verticaal 90° 170 mm	DFK-BV 90	2	10811410
Luchtafvoerkanal 1000 mm	DFK-R 1000	2	10811340
Verbindingsstuk luchtafvoerkanal	DFK-V	1	10811360
Verlengstuk luchtafvoerkanal	DFK-L	1	11051270
Luchtafvoerkanal bocht horizontaal 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Afdichtingstape 10 m	DFK-DB	1	10820390
FilterBox voor circulatiesysteem incl. regenererbaar actief koolstofilter	DUU 1000-2	1	11207310
Set installatie tekeningen		1	11292960
<b>Complete set DFKS-U</b>			<b>11250350</b>
<b>Consumentenadviesprijs</b>			<b>€ 592,95</b>

### Luchtafvoerset: DFKS-A-1

Artikelomschrijving	Artikel	Aantal	Artikelnummer
Luchtafvoerkanal bocht verticaal 90° 170 mm	DFK-BV 90	1	10811410
Luchtafvoerkanal 1000 mm	DFK-R 1000	1	10811340
Luchtafvoerkanal bocht horizontaal 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Verloopstuk vlak/rond	DFK-A	1	10811430
Verlengstuk afvoerkanal	DFK-A 90	1	11590720
Afdichtingstape 10 m	DFK-DB	1	10820390
Muurkast	DMK 150-1	1	11258630
Set installatie tekeningen		1	11292950
<b>Complete set DFKS-A-1</b>			<b>11250360</b>
<b>Consumentenadviesprijs</b>			<b>€ 430,95</b>

### Basisset: DFKS

Artikelomschrijving	Artikel	Aantal	Artikelnummer
Luchtafvoerkanal bocht verticaal 90° 170 mm	DFK-BV 90	2	10811410
Luchtafvoerkanal 1000 mm	DFK-R 1000	1	10811340
Luchtafvoerkanal bocht horizontaal 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Afdichtingstape 10 m	DFK-DB	1	10820390
Set installatie tekeningen		1	
<b>Complete set DFKS</b>			<b>11306320</b>
<b>Consumentenadviesprijs</b>			<b>€ 150,95</b>




# Inductiekookplaten met afzuiging



**KMDA 7634 FR**      **KMDA 7634 FL**



<b>Design</b>		
Randlijst	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Bediening	SmartSelect	SmartSelect
Rooster volledig geïntegreerd	■	■
<b>Uitvoering</b>		
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	4 / 4	4 / 4
Afmeting Powerflex-kookzone in cm	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
Afmeting Powerflex-kookzone vergroting in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
<b>Bedieningsgemak</b>		
Warmhoudfunctie Plus	■	■
Panherkenning	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Con@ctivity	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
<b>Specificaties werkbladafzuiging</b>		
Afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. dB(A)	570 / 73	570 / 73
Afzuigcapaciteit luchtcirculatie (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. dB(A)	510 / 75	510 / 75
Ombouwset voor luchtcirculatie incl. regenererebaar filter	DUU 1000-2	DUU 1000-2
Regenereerbare filters voor luchtcirculatie	DKF 1000-R	DKF 1000-R
<b>Bedieningsgemak</b>		
Roestvrijstalen vaatwasserbestendig vetfilter	1	1
Voorzien van CleanCover-afzuigunit	■	■
Automatische luchtafzuiging achteraf 5 / 15 minuten	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++
Eco-motor	■	■
Energieverbruik per jaar in kW	23,8	23,8
Montage-instructies	Zie vorige pagina	Zie vorige pagina
<b>Technische gegevens</b>		
Afmetingen kookplaat in cm	80,6 x 52,6	80 x 52
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	19,4	20
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm		78-80,4 x 50-52,4
Nismaten opliggend in cm	78 x 50	78 x 50
Aansluitwaarde in kW	7,5	7,5
<b>Consumentenadviesprijs</b>		
	<b>€ 3.349,-</b>	<b>€ 3.399,-</b>

\* Bij alle inductiekookplaten met afzuiging dient u een luchtafvoer of recirculatieset apart te bestellen.



**KMDA 7476 FR**      **KMDA 7476 FL**

Roestvrij staal	Volledig integreerbaar / opliggend
Zwart	Zwart
ComfortSelect Plus	ComfortSelect Plus
■	■
4 / 4	4 / 4
Ø 15 - 23	Ø 15 - 23
2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
Ø 23 - 46	Ø 23 - 46
3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
580 / 73	580 / 73
510 / 70	510 / 70
DUU 1000-2	DUU 1000-2
DKF 1000-R	DKF 1000-R
1	1
■	■
■	■
A++	A++
■	■
27,6	27,6
Zie vorige pagina	Zie vorige pagina
80,6 x 52,6	80 x 52
19,4	20
	78-80,4 x 50-52,4
78 x 50	78 x 50
7,5	7,5
<b>Consumentenadviesprijs</b>	
<b>€ 3.449,-</b>	<b>€ 3.499,-</b>



# SmartLine-kookelementen



Nieuwe Keuken Plus



Nieuwe Keuken Plus

	CS 7101-1 FL	CS 7102-1 FL
<b>SmartLine-kookelement</b>	<b>Gas</b>	<b>Gas</b>
Inbouwmogelijkheden	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend
Naadloos aansluitend op de overige elementen	■	■
Bediening	Knop	Knoppen
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
<b>Uitvoering</b>		
Aantal kookzones	1	2
Wokbrander / Dual wokbrander	■ / ■	
Vermogen in kW	4,5	1,7 / 2,7
PowerFlex-zone in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Powerflex-kookzone vergroting in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Vermogen teppanyaki in kW		
Afmeting teppanyaki-zone in cm		
Diameter inductiewok		
<b>Bedieningsgemak</b>		
Elektronische vonkstart	■	■
Vaatwasserbestendige pannendragers	■	■
Warmhoudfunctie		
Kookwekker		
Aankookautomaat		
Stop&Go-functie		
FlameGuard	■	■
<b>Veiligheid</b>		
GasStop	■	■
Uitschakeling ontbreken pan		
Ingebruiknamebeveiliging		
<b>Technische gegevens</b>		
Maten kookplaat b x d in cm	37,8 x 52	37,8 x 52
Hoogte inclusief aansluitblok in cm	9,2	9,2
Nismaten inbouw op het werkblad b x d in cm	35,8 x 50	35,8 x 50
Nismaten inbouw volledig integreerbaar b x d in cm	38,2 x 52,4	38,2 x 52,4
Aansluitwaarde in kW	0,025	0,025
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.349,-</b>	<b>€ 1.299,-</b>



Nieuwe Keuken Plus



Nieuwe Keuken Plus



Nieuwe Keuken Plus



Nieuwe Keuken Plus

	CS 7612 FL	CS 7641 FL	CS 7632 FL	KM 7667 FL
<b>SmartLine-kookelement</b>	<b>Inductie</b>	<b>Inductie inclusief wokpan</b>	<b>Teppanyaki</b>	<b>FullSurface-Inductiekookplaat</b>
Inbouwmogelijkheden	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend	Goed te combineren met SmartLine-kookelementen (zie specificaties op pag. 94)
Naadloos aansluitend op de overige elementen	■	■	■	
Bediening	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect	
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart	Zwart	
<b>Uitvoering</b>				
Aantal kookzones	PowerFlex / 2 kookzones	Inductiewok met 1 kookzone	2	
Wokbrander / Dual wokbrander				
Vermogen in kW				
PowerFlex-zone in cm	Ø 15 - 23			
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65	2,5 / 3 / -		
Powerflex-kookzone vergroting in cm	Ø 23 - 39			
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65			
Vermogen teppanyaki in kW			2,6	
Afmeting teppanyaki-zone in cm			30,5 x 35	
Diameter inductiewok		Ø 30		
<b>Bedieningsgemak</b>				
Elektronische vonkstart	■	■	■	
Vaatwasserbestendige pannendragers	■	■	■	
Warmhoudfunctie				
Kookwekker	■	■	■	
Aankookautomaat	■	■	■	
Stop&Go-functie	■	■	■	
FlameGuard				
<b>Veiligheid</b>				
GasStop	■	■	■	
Uitschakeling ontbreken pan	■	■	■	
Ingebruiknamebeveiliging	■	■	■	
<b>Technische gegevens</b>				
Maten kookplaat b x d in cm	37,8 x 52	37,8 x 52	37,8 x 52	
Hoogte inclusief aansluitblok in cm	5,1	12,9	6	
Nismaten inbouw op het werkblad b x d in cm	35,8 x 50	35,8 x 50	35,8 x 50	
Nismaten inbouw volledig integreerbaar b x d in cm	38,2 x 52,4	38,2 x 52,4	38,2 x 52,4	
Aansluitwaarde in kW	3,65	3,0	2,6	
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.459,-</b>	<b>€ 2.789,-</b>	<b>€ 2.569,-</b>	



KM 7564 FL

**Inductiekookplaat**

Goed te combineren met SmartLine-kookelementen (zie specificaties op pag. 94)



\* Voor het combineren van meerdere SmartLine-elementen in één uitsparing adviseren wij de tussenlijst CSZL 7000 (€ 64,95).

# SmartLine-kookelementen



## CSDA 7001\*

SmartLine-kookelement	Werkbladafzuiging
Naadloos aansluitend op de overige elementen	■
Bediening	SmartSelect
Kleur keramisch glas	Zwart
Rooster volledig geïntegreerd	■
<b>Specificaties afzuiging</b>	
Afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. dB(A)	150 - 535 / 70
Afzuigcapaciteit luchtcirculatie (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. dB(A)	100 - 460 / 78
<b>Bedieningsgemak</b>	
Roestvrijstalen vaatwasserbestendig vetfilter	1
Voorzien van CleanCover-afzuigunit	■
Luchtafzuiging achteraf 5 minuten	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse	A+
Eco-motor	■
Energieverbruik per jaar in kWh	29,3
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsuitschakeling	■
FlameGuard	■
<b>Technische gegevens</b>	
Maat afzuiging b x d in cm	12 x 52
Hoogte inclusief aansluitblok in cm	16,5
Nismaten inbouw op het werkblad b x d in cm	10 x 50
Nismaten inbouw volledig integreerbaar b x d in cm	12,4 x 52,4
Aansluitwaarde in kW	0,17
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.569,-</b>

\* Bij de CSDA 7001 dient u een luchtafvoer of recirculatieset apart te bestellen.



# AFZUIGKAPPEN

## Alleen bij Miele.

### Altijd automatisch de juiste afzuiging.

Dankzij Con@ctivity kan uw afzuigkap communiceren met de kookplaat. Als de Miele-kookplaat wordt ingeschakeld kiest uw afzuigkap automatisch de juiste stand voor een optimaal keukenklimaat. U hoeft zich alleen nog bezig te houden met de bereiding van het gerecht. Om ervoor te zorgen dat er geen kookluchtjes in de keuken achterblijven, blijft de afzuigkap nog even werken en schakelt daarna automatisch uit, wat onnodig energieverbruik voorkomt.




### 10-laags metalen vetfilter.

De afzuigkappen zijn uitgerust met één of meerdere roestvrijstalen vetfilters die bestaan uit maar liefst tien lagen. Acht lagen van aluminium en twee lagen van roestvrij staal. Deze filters vangen nagenoeg al het vet op. Met de unieke Miele-vetfilters voorkomt u vet op uw omliggende interieur. De filters zijn door het snelkliksysteem gemakkelijk te verwijderen en zijn vaatwasserbestendig. Hierbij ontstaan geen zichtbare verkleuringen, waardoor ze lang mooi blijven.

### HighPower led-verlichting.

De led-verlichting is niet alleen mooi, maar ook goed voor het milieu, want een HighPower led-lamp verbruikt slechts 2 Watt en bespaart daarmee veel stroom. Miele HighPower led-lampen verlichten met warme, natuurlijke kleuren de kookplaat gelijkmatig. De lampen hebben een levensduur van maar liefst 20 jaar. Miele gebruikt als eerste leverancier HighPower led-verlichting in haar afzuigkappen.



**PUR 98 D**      **DA 6698 D**

Design		
Kleur	Roestvrij staal	Roestvrij staal met zwart glazen bedieningspaneel
Breedte van de afzuigkap in cm*	90	90
Individuele aanpassingen mogelijk**	■	■
AmbientFragrance / HumidityBalance		
Uitvoering		
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	650 / 69	730 / 65
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	460 / 73	480 / 73
Telescopische afvoerschacht	■	■
Bedieningsgemak		
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	3	3
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.		
WiFiConn@ct		
Con@ctivity 3.0		
Efficiëntie en duurzaamheid		
Wisselstroommotor(AC-motor)	■	
Eco-motor (DC-motor)		■
Energie-efficiëntieklasse	A	A++
Energieverbruik per jaar in kWh	51,8	32
Led-lampen	4	4
Ambiente verlichting		
Voorzien van terugslagklep	■	■
Veiligheid		
Uitschakelbeveiliging	■	■
Montage-instructies		
Luchtafvoeraansluiting bovenzijde	■	■
Diameter ventilatierooster in cm	15	15
Montage-instructies voor circulatie		
Ombouwset circulatiesysteem	DUI 32 ***	DUI 32 ***
Actief koolstoffilter / Regeneereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF12-1 / DKF12-R ****	DKF12-1 / DKF12-R ****
Ontvochtigingsfilter		
Geurflacon Summergarden standaard meegeleverd		
Technische gegevens		
Totale hoogte afzuigkap bij luchtafvoer in cm	69 - 99	70,5 - 100,5
Totale hoogte afzuigkap bij circulatie in cm	75 - 106	76,5 - 107,5
Hoogte x breedte x diepte van afzuigkap in cm	7 x 89,8 x 59,8	8,5 x 89,8 x 59,8
Maatvoering afzuigkap (Ø x H) in cm		
Aansluitwaarde in kW	0,23	0,117
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.999,-</b>	<b>€ 3.499,-</b>



**DA 6708 D**      **DA 4208 V**      **DA 4248 V**      **DA 7378 D Aura 4.0**

Roestvrij staal met zwart glazen bedieningspaneel	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Brijlantwit
100	90	100	50 - 70
	■	■	
			■
- / ■	■ / ■	■ / -	
	675 / 70	675 / 70	600 / 73
620 / 74	400 / 73	-	
	■	■	
2	3	6	1
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■			■
C	A+	A+	A+
81	31	31	32
4	4	4	2
			■
	■	■	
			■
	■	■	
	15	15	
	DUI 32 ***		
DKF20-1 / -	DKF12-1 / DKF 12-R ***		DKF28-R / -
			DAEF 28
			■
	75,5 - 104,5	75,5 - 104,5	
50 - 140	75,5 - 104,5		70 x 100
11,15 x 99,8 x 69,8	7 x 89,8 x 59,8	7 x 119,8 x 69,8	
			50 x 44
0,156	0,292	0,292	0,135
<b>€ 3.619,-</b>	<b>€ 3.669,-</b>	<b>€ 3.999,-</b>	<b>€ 5.499,-</b>

\* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

\*\*\* Niet inbegrepen

\*\* Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of bel 0347-3788 88.



# Afzuigkappen

## PLAFONDUNIT



DA 2808 / DA 2808 EXTA

### Design

Kleur	Roestvrij staal met CleanSteel / Brijlantwit
Breedte van de afzuigkap in cm*	90
Geschikt voor externe motor	■

### Uitvoering

Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m <sup>3</sup> /h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	725 / 65
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m <sup>3</sup> /h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	535 / 72

### Bedieningsgemak

Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	2
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■
WiFiConn@ct	■
Con@ctivity 3.0	■

### Efficiëntie en duurzaamheid

Eco-motor (DC-motor)	■
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energieverbruik per jaar in kWh	28
Led-lampen	4
Voorzien van terugslagklep	■

### Veiligheid

Uitschakelbeveiliging	■
-----------------------	---

### Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening	■
-------------------	---

### Montage-instructies

Luchtafvoeraansluitingzijkant, boven- en achterzijde	■
Diameter ventilatierooster 15 cm	■

### Montage-instructies voor circulatie

Ombouwset circulatiesysteem	DUU 2900 **
Actief koolstoffilter / Regeneerebaar Longlife-koolstoffilter	DKF 20-1 ** / -

### Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap bij luchtafvoer en circulatie in cm	31,2
Totale hoogte afzuigkap bij externe uitvoering in cm	17,8
Hoogte x breedte x diepte van afzuigkap in cm	50 x 88 x 31,2
Aansluitwaarde in kW	0,117

<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.489,-</b>
-------------------------------	------------------

<b>Consumentenadviesprijs (Variant geschikt voor externe motor)</b>	<b>€ 2.429,-</b>
---	------------------

\* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

\*\* Niet inbegrepen



# Afzuigkappen

DOWNDRAFT



	DAD 4840	DAD 4940
--	----------	----------

	DAD 4840	DAD 4940
<b>Design</b>		
Kleur	Zwart	Zwart
Randafzuiging	■	■
<b>Uitvoering</b>		
Downdraft	■	■
Luchtafvoer / Luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
<b>Luchtafvoer</b>		
Afzuigcapaciteit intensief (booster)stand (m³/h)	640	640
Geluidsdruk (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	72 / 58	72 / 58
<b>Luchtrecirculatie</b>		
Afzuigcapaciteit intensief (booster)stand (m³/h)	555	555
Geluidsdruk (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	76 / 62	76 / 62
<b>Bedieningsgemak</b>		
Miele@home	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
SmartControl-Bediening	■	■
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters / CleanCover	2 / ■	2 / ■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■	■
Programmeerbaar vet- en actief koolfilterverzadigingsdisplay	■ / ■	■ / ■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) / Klasse voor de vetafscheidingsgraad	A / B	A / B
Energieverbruik per jaar in kWh	42,0	42,0
ECO-Motor	■	■
Aantal vermogensstanden / Booster	3 / 2	3 / 2
LED-verlichting / dimmer functie	■ / 3 standen	■ / 3 standen
Aantal x Watt / Lichtsterkte in Lx / Kleurtemperatuur in K	1 x 11,2W / Info nnb / 3.500K	1 x 11,2W / Info nnb / 3.500K
Veiligheidsuitschakeling	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Totale hoogte bij luchtafvoer / luchtrecirculatie in mm	936	936
Breedte x hoogte x diepte van afzuigkap in mm	916 x 300 x 120	936 x 300 x 120
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Zekering in A	0,251 / 230 / 10	0,251 / 230 / 10
<b>Montage instructies</b>		
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 600**	DUU 600**
Actief koolstoffilter / Regeneereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF 30-P/-R**	DKF 30-P/-R**
Afvoeraansluiting onder	■	■
Diameter van het luchtafvoeraansluiting in mm	150	150
Optimale combinatie met de kookplaat	KM 7684 FL	KM 7594 FL / KM 7697 FL
Volledige geïntegreerde / opliggende installatie	■ / ■	■ / ■
<b>Niet meegeleverde accessoires/onderdelen</b>		
Actief koolstoffilter / Regeneereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF 30-P/ DKF 30-R	DKF 30-P / DKF 30-R
Ombouwset recirculatie / recirculatie Plug&Play	DUU 600 / DUP 150	DUU 600 / DUP 150
Muurkast geschikt voor luchtafvoer - DMK 150-1	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.589,-</b>	<b>€ 2.589,-</b>



# Afzuigkappen

## WANDSCHOUW



**PUR 98 W**      **DA 4288 W**

Design	PUR 98 W	DA 4288 W
Kleur	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Breedte van de afzuigkap in cm*	90	75
Individuele aanpassingen mogelijk**	■	■
<b>Uitvoering</b>		
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	650 / 67	630 / 64
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	460 / 71	460 / 73
<b>Bedieningsgemak</b>		
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	3	2
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.		■
WifiConn@ct		■
Con@ctivity 3.0		■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Wisselstroommotor (AC-motor)	■	
Eco-motor (DC-motor)		■
Energie-efficiëntieklasse	A	A++
Energieverbruik per jaar in kWh	49,7	25
Led-lampen	3	3
Ambiente verlichting		
Voorzien van terugslagklep	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Uitschakelbeveiliging	■	■
<b>Montage-instructies</b>		
Telescopische afvoerschacht	■	■
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	■	■ / -
Diameter ventilatierooster in cm	15	15
Extra accessoire: schouw voor luchtafvoer naar boven		
<b>Montage-instructies voor circulatie</b>		
Ombouwset circulatiesysteem	DUW 20 ***	DUW 20 ***
Actief koolstoffilter / Regeneereerbaar Longlife- koolstoffilter	DKF12-1 / DKF12-R ***	DKF12-1 / DKF12-R ***
<b>Technische gegevens</b>		
Totale hoogte afzuigkap bij luchtafvoer in cm	68,5 – 100,5	68,5 – 100,5
Totale hoogte afzuigkap bij circulatie in cm	68,5 – 100,5	81,5 – 113,5
Hoogte x breedte x diepte van afzuigkap in cm	6,2 x 89,8 x 50	6,2 x / 74,8 x 50
Aansluitwaarde in kW	0,23	0,086
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.119,-</b>	<b>€ 1.659,-</b>



**DA 4298 W**      **DA 4228 W**      **DA 6698 W** >>

DA 4298 W	DA 4228 W	DA 6698 W
Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal met zwart glazen bedieningspaneel
90	120	90
■	■	■
■ / ■	■ / -	■ / ■
630 / 64	630 / 64	640 / 63
460 / 73		460 / 72
3	4	3
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
	■	
■		■
A++	A++	A++
25	29	25
3	3	3
■	■	■
■	■	■
■	■	■
15	15	15
DUW 20 ***		DUW 20 ***
DKF12-1 / DKF12-R ***		DKF12-1 / DKF12-R ***
68,5 – 100,5	68,5 – 100,5	71 – 103
81,5 – 113,5		84 – 116
6,2 x 89,8 x 50	6,2 x 119,8 x 50	8,5 x 89,8 x 50
0,089	0,086	0,089
<b>€ 1.709,-</b>	<b>€ 1.889,-</b>	<b>€ 2.429,-</b>

\* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

\*\* Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of bel 0347-3788 88.

\*\*\* Niet inbegrepen

# Afzuigkappen

## WANDSCHOUW



DA 9091 W

DA 6096 W

Design		
Kleur	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart
Breedte van de afzuigkap in cm*	88	90
Individuele aanpassingen mogelijk**		
Uitvoering		
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	670 / 62	650 / 66
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	605 / 69	520 / 71
Bedieningsgemak		
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	1	1
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.		
Programmeerbaar vet- / actief koolfilterverzadigingsdisplay		
ComfortControl- / SmartControl-bediening	■ / -	
WifiConn@ct		
Con@ctivity 3.0		
Efficiëntie en duurzaamheid		
Wisselstroommotor (AC-motor)		■
Eco-motor (DC-motor)		
Energie-efficiëntieklasse	B	B
Energieverbruik per jaar in kWh	67,7	70,4
Led-lampen	1	2
Ambiente verlichting		
Voorzien van terugslagklep	■	■
Veiligheid		
Uitschakelbeveiliging	■	■
Montage-instructies		
Telescopische afvoerschacht		
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	■	■
Diameter ventilatierooster in cm	15	15
Extra accessoire: schouw voor luchtafvoer naar boven	DADC 9000 ***	DADC 6000 ***
Montage-instructies voor circulatie		
Ombouwset circulatiesysteem		
Actief koolstoffilter / Regeneereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF 29/DKF 29-R ***	DKF25-1 / DKF25-R ***
Technische gegevens		
Totale hoogte afzuigkap bij luchtafvoer in cm	50	54,7
Totale hoogte afzuigkap bij circulatie in cm	50	54,7
Hoogte x breedte x diepte van afzuigkap in cm	50 x 88 x 25,6	54,7 x 89,8 x 52,3
Aansluitwaarde in kW	0,203	0,21
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.189,-</b>	<b>€ 1.329,-</b>



DA 6498 W

DA 9298 W Screen Blackboard

DA 7198 W

DA 6999 W Pearl

Obsidiaanzwart	BlackBoard	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Brijlantwit
90	88	90	90
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
610 / 64	915 / 70	600 / 72	620 / 64
490 / 69	715 / 71	375 / 75	470 / 70
1	3	1	1
■	■	■	■
■	■	■	■
	■ / ■		
	- / ■		
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
A++	A+++	A+	A++
25	21	26	28
2	■ / 3 standen dimfunctie	2	Rondom / dimfunctie
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
15	15	15	15
DADC 6000 ***	DADC 9000 ***	DADC 7000 ***	DADC 6000
DKF25-1 / DKF25-R ***	DKF 29 / DKF 29-R	DKF 11-1 / DKF 1-R ***	DKF25-1 / DKF25-R ***
55	50	44	58,3
55	50	44	58,3
50 x 88 x 25,6	55 x 89,8 x 52,5	44 x 88 x 43,3	58,3 x 90 x 53,7
0,233	0,086	0,111	0,11
<b>€ 1.839,-</b>	<b>€ 1.729,-</b>	<b>€ 1.889,-</b>	<b>€ 3.239,-</b>

\* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

\*\* Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of bel 0347-3788 88.

\*\*\* Niet inbegrepen

# Afzuigkappen

## INBOUWUNITS



DA 2558      DA 2578

Design	DA 2558	DA 2578
Inbouwunit	■	■
Breedte van de afzuigkap in cm*	55	70
Individuele aanpassingen mogelijk**	■	■
<b>Uitvoering</b>		
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	600 / 67	600 / 67
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	530 / 72	530 / 72
<b>Bedieningsgemak</b>		
Tiptoetsbediening	■	■
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	1	2
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■	■
WifiConn@ct	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Wisselstroommotor (AC-motor)	■	■
Eco-motor (DC-motor)		
Energie-efficiëntieklasse	A	A
Energieverbruik per jaar in kWh	52	52
Led-lampen	2	2
Voorzien van terugslagklep	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Uitschakelbeveiliging	■	■
<b>Montage-instructies</b>		
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	■	■
Diameter ventilatierooster in cm	15	15
<b>Montage-instructies voor circulatie</b>		
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 151 ***	DUU 151 ***
Actief koolstoffilter / Regeneereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF15-1 *** / -	DKF15-1 *** / -
<b>Technische gegevens</b>		
Hoogte x breedte x diepte in cm	5 x 53,2 x 37,2	5 x 70,2 x 40,2
Diepte externe uitvoering		16,3 cm
Aansluitwaarde in kW	0,226	0,226
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 849,-</b>	<b>€ 949,-</b>



DA 2390      DA 2698      DA 2628

Design	DA 2390	DA 2698	DA 2628
Inbouwunit	■	■	■
Breedte van de afzuigkap in cm*	90	90	120
Individuele aanpassingen mogelijk**	■	■	■
<b>Uitvoering</b>			
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■	■ / -
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	600 / 64	640 / 62	640 / 62
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	500 / 72	535 / 74	
<b>Bedieningsgemak</b>			
Tiptoetsbediening	■	■	■
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	2	2	4
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.		■	■
WifiConn@ct		■	■
Con@ctivity 3.0		■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>			
Wisselstroommotor (AC-motor)	■		
Eco-motor (DC-motor)		■	■
Energie-efficiëntieklasse	A	A+	A+
Energieverbruik per jaar in kWh	55,3	29	27
Led-lampen	4	4	3
Voorzien van terugslagklep	■	■	■
<b>Veiligheid</b>			
Uitschakelbeveiliging	■	■	■
<b>Montage-instructies</b>			
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	■	■	■
Diameter ventilatierooster in cm	15	15	15
<b>Montage-instructies voor circulatie</b>			
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 150 ***	DUU 151 ***	
Actief koolstoffilter / Regeneereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF19-1 *** / -	DKF19-1 *** / -	
<b>Technische gegevens</b>			
Hoogte x breedte x diepte in cm	6,3 x 88,4 x 29,7	6,4 x 88,4 x 29,7	6,4 x 118,4 x 29,7
Diepte externe uitvoering			
Aansluitwaarde in kW	0,23	0,092	0,935
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.219,-</b>	<b>€ 1.999,-</b>	<b>€ 2.379,-</b>

\* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

\*\* Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of bel 0347-3788 88.

\*\*\* Niet inbegrepen

# Afzuigkappen

## VLAKSCHERM



**DA 3466**      **DA 3496**

Design	DA 3466	DA 3496
Inbouwunit	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Breedte van de afzuigkap in cm*	60	90
Individuele aanpassingen mogelijk**		
<b>Uitvoering</b>		
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	550 / 64	550 / 64
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	350 / 72	350 / 72
<b>Bedieningsgemak</b>		
Tiptoetsbediening	■	■
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	1	2
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.		
WifiConn@ct		
Con@ctivity 3.0		
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Wisselstroommotor (AC-motor)	■	■
Eco-motor (DC-motor)		
Energie-efficiëntieklasse	B	B
Energieverbruik per jaar in kWh	69,5	69,5
Led-lampen	2	2
Voorzien van terugslagklep	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Uitschakelbeveiliging	■	■
<b>Montage-instructies</b>		
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	boven	boven
Diameter ventilatierooster in cm	15	15
<b>Montage-instructies voor circulatie</b>		
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 150 / DUU 151 ***	DUU 150 / DUU 151 ***
Actief koolstoffilter / Regeneerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF 13-1 / -	DKF 13-1 / -
Volledige integratie voor inbouw keukenkast	DAR 3000	
<b>Technische gegevens</b>		
Hoogte x breedte x diepte in cm	3,4 x 59,5 x 27,5	3,4 x 89,5 x 27,5
Diepte externe uitvoering		
Aansluitwaarde in kW	0,19	0,19
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 679,-</b>	<b>€ 899,-</b>



**DA 3698** >>

Design	DA 3698
Inbouwunit	Roestvrij staal
Breedte van de afzuigkap in cm*	90
Individuele aanpassingen mogelijk**	
<b>Uitvoering</b>	
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	635 / 63
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	530 / 73
<b>Bedieningsgemak</b>	
Tiptoetsbediening	■
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	2
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	
WifiConn@ct	
Con@ctivity 3.0	
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Wisselstroommotor (AC-motor)	■
Eco-motor (DC-motor)	
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energieverbruik per jaar in kWh	26
Led-lampen	3
Voorzien van terugslagklep	■
<b>Veiligheid</b>	
Uitschakelbeveiliging	■
<b>Montage-instructies</b>	
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	boven
Diameter ventilatierooster in cm	15
<b>Montage-instructies voor circulatie</b>	
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 150 / DUU 151 ***
Actief koolstoffilter / Regeneerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF 19-1 / -
Volledige integratie voor inbouw keukenkast	
<b>Technische gegevens</b>	
Hoogte x breedte x diepte in cm	3,7 x 89,3 x 30,9 - 47
Diepte externe uitvoering	
Aansluitwaarde in kW	0,089
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.159,-</b>

\* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

\*\* Voor individuele aanpassingen en mogelijkheden verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling Verkoop Binnendienst (verkoopbinnendienst@miele.nl).

\*\*\* Niet inbegrepen

# Afzuigkappen

## VLAKSCHERM



	DAS 4620	DAS 4920
<b>Design</b>	<b>Verkrijgbaar vanaf april 2022</b>	<b>Verkrijgbaar vanaf april 2022</b>
Inbouwwit	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Breedte van de afzuigkap in cm*	60	90
Individuele aanpassingen mogelijk**		
<b>Uitvoering</b>		
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	600 / 66	600 / 66
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	585 / 72	585 / 73
<b>Bedieningsgemak</b>		
Miele@home	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
Easyswitch / SmartControl-bediening	■ / -	■ / -
Kleur Touchbediening		
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	1	1
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■	■
Programmeerbaar vet- en actief koolfilterverzadigingsdisplay	■	■
Powermanagement	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse	A+++	A+++
Energieverbruik per jaar in kWh	23	23
Eco-motor (DC-motor)	■	■
Aantal vermogensstanden / Booster	3 / 1	3 / 1
LED-verlichting	■	■
Aantal x Watt / Kleurtemperatuur in K	1 x 3 / 3.500	1 x 3 / 3.500
Lichtdimmerfunctie	traploos	traploos
<b>Veiligheid</b>		
Uitschakelbeveiliging	■	■
<b>Montage-instructies</b>		
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	boven	boven
Diameter ventilatierooster in cm	15	15
Kasthoogte (minimale hoogte)	43 cm	43 cm
<b>Montage-instructies voor circulatie</b>		
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 151 ***	DUU 151 ***
Actief koolstoffilter / Regeneereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKFS 31-P / DKFS 31-R	DKFS 31-P / DKFS 31-R
<b>Technische gegevens</b>		
Hoogte x breedte x diepte in cm	3,2 x 59,6 x 27,3	3,2 x 89,6 x 27,3
Aansluitwaarde in kW	0,093	0,093
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 699,-</b>	<b>€ 809,-</b>



	DAS 4930	DAS 4940	DAS 8930
<b>Design</b>	<b>Verkrijgbaar vanaf april 2022</b>	<b>Verkrijgbaar vanaf april 2022</b>	<b>Verkrijgbaar vanaf april 2022</b>
Obsidiaanzwart	Glas		Roestvrij staal
90	90		90
<b>Uitvoering</b>			
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	720 / 70	625 / 62	880 / 70
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	695 / 63	610 / 70	720 / 74
<b>Bedieningsgemak</b>			
Miele@home	■	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■	■
Easyswitch / SmartControl-bediening	- / ■	■ / -	- / ■
Kleur Touchbediening	geel		wit
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	1	2	2
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■	■	■
Programmeerbaar vet- en actief koolfilterverzadigingsdisplay	■	■	■
Powermanagement	■	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>			
Energie-efficiëntieklasse	A+++	A++	A++
Energieverbruik per jaar in kWh	23	25	25
Eco-motor (DC-motor)	■	■	■
Aantal vermogensstanden / Booster	3 / 2	3 / 1	3 / 2
LED-verlichting	■	■	■
Aantal x Watt / Kleurtemperatuur in K	1 x 3 / 3.500	1 x 3 / 3.500	1 x 3 / 3.500
Lichtdimmerfunctie	3 standen / traploos	traploos	3 standen / traploos
<b>Veiligheid</b>			
Uitschakelbeveiliging	■	■	■
<b>Montage-instructies</b>			
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	boven	boven	boven
Diameter ventilatierooster in cm	15	15	15
Kasthoogte (minimale hoogte)	43 cm	36 cm	36 cm
<b>Montage-instructies voor circulatie</b>			
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 151 ***	DUU 151 ***	DUU 151 ***
Actief koolstoffilter / Regeneereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKFS 31-P / DKFS 31-R	DKFS 31-P / DKFS 31-R	DKFS 31-P / DKFS 31-R
<b>Technische gegevens</b>			
Hoogte x breedte x diepte in cm	3,2 x 89,6 x 27,9	6 x 86,1 x 30,7	6 x 86,1 x 30,7
Aansluitwaarde in kW	0,0163	0,083	0,083
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 979,-</b>	<b>€ 1.079,-</b>	<b>€ 1.519,-</b>

\* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

\*\* Voor individuele aanpassingen en mogelijkheden verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling Verkoop Binnendienst (verkoopbinnendienst@miele.nl).

\*\*\* Niet inbegrepen

# VAATWASSERS

## Alleen bij Miele.

### AutoDos

Door de unieke innovatie van Miele kunt u in de vaatwasser een PowerDisk plaatsen met reinigingsmiddel voor circa 20 afwasbeurten. De elektronica zorgt voor exact de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel afgestemd op uw vuile vaat. Met als resultaat superieure reiniging en overdosering is verleden tijd. Via ShopConn@ct kunt u eenvoudig met de Miele app nieuwe Powerdisks bestellen.

### Bescherming tegen waterschade is gegarandeerd.

Om waterschade te voorkomen zijn alle vaatwassers voorzien van het Waterproofsysteem. Mocht er schade zijn als gevolg van een defect aan het waterbeveiligingssysteem, dan bent u daarvoor 20 jaar volledig verzekerd.\*

### Flexibiliteit voor perfecte behandeling van uw bestek, glas en servies.

Miele introduceert de 3D MultiFlex-lade. Deze lade kunt u in de hoogte, diepte en breedte verstellen. Ideaal voor klein vaatwerk of wanneer u in het bovenrek hoge glazen wilt zetten. Het bovenrek biedt flexibele rekjes voor klein vaatwerk of extra kopjes.

Door het MultiComfort kunnen in het onderrek borden van uiteenlopend formaat (tot 35 cm Ø) verdeeld worden over drie rijen. Ook snijplanken, dienbladen en bijvoorbeeld schalen of glazen kunnen daar gemakkelijk en ruimtebesparend worden geplaatst.

### De beste reiniging van uw glazen.

Zacht water is goed voor een grondige reiniging van het vaatwerk, maar tast glaswerk aan. Daarom zijn onze vaatwassers voorzien van Perfect GlassCare. Zo weet u zeker dat uw glazen in de vaatwasser zorgvuldig en voorzichtig worden gereinigd, zodat u er langer plezier van heeft.

### SensorDry.

De temperatuur in de keuken en de hoeveelheid vaatwerk in de vaatwasser zijn van invloed op het droogproces. SensorDry in het programma Automatic zorgt ook bij niet ideale omstandigheden voor een optimaal droogresultaat.

### AutoOpen-droging.

Aan het einde van het spoelprogramma gaat de deur van de vaatwasser automatisch open. Zo kan er frisse lucht bij het serviesgoed komen en droogt zelfs vaatwerk zoals plastic borden streeploos. Door een speciale luchtcirculatie is uw aanrechtblad beschermd tegen vocht.

### ComfortClose – praktisch deursysteem.

Geniet van het bijzonder licht openen en sluiten van de deur. De deur blijft in elke gewenste stand staan.

### Automatisch sluitende deur.

Dankzij AutoClose van Miele sluit de deur van de vaatwasser zich automatisch en heel zacht. Een licht contact tussen deur en apparaat is voldoende om de vaatwasser motorgesteund vanzelf te laten sluiten.

### Knock2open - perfect voor greeploze keukens.

Na twee kloppjes op de deur van de volledig geïntegreerde vaatwasser gaat deze met een geraffineerd openingsmechanisme volledig automatisch ongeveer 10 cm open.

### FlexiTimer met EcoStart – goed voor het milieu en uw portemonnee.

Met EcoStart kunt u milieubewust profiteren van tijdstippen waarop lagere energietarieven gelden. Uw vaatwasser kiest zelf het gunstigste energietarief. U kunt drie verschillende momenten vooraf programmeren en hoeft alleen maar de laatste mogelijke eindtijd vast te leggen. De vaatwasser kiest binnen de ingestelde periode zelf de voordeligste starttijd.



\* Dit vereist professionele installatie.



# Vaatwassers XXL

**VOLLEDIG INTEGREERBAAR**



**G 5265 Vi XXL**

**G 5265 SC Vi XXL**

<b>Uitvoering</b>		
Uitrusting voor bestek	Bestekkorf	Besteklade 3D MultiFlex
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Display met symbolen	Display met symbolen
Geluidsniveau	45 dB	45 dB
Voorzien van BrilliantLight		
<b>Programma's</b>		
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief	■	■
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief / PowerWash 60 °C		
QuickPowerWash - 58 minuten programma	■	■
Extra stil 55 °C		
Hygiëne 70 °C		
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging		
<b>Extra functies</b>		
Express / Intense Zone / AutoDos	■ / - / -	■ / - / -
Extra schoon / Extra droog	■ / ■	■ / ■
<b>Bedieningsgemak</b>		
Turbothermic-circulatie droging	■	■
SensorDry	■	■
AutoOpen-droging	■	■
Knock2open		
ComfortClose / AutoClose	■ / -	■ / -
Uitgestelde starttijd	■	■
AutoStart		
<b>Rekuitvoering</b>		
Rekuitvoering	Comfort	Comfort
Couverts	13	14
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma)	6,0 / 8,9	6,0 / 8,9
Energieverbruik in kWh/100 cycli	73	74
Energie-efficiëntieklasse* / Geluidsklasse	C / C	C / C
Eco feedback		
Filtercontrole		
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■	■
Elektronische profipomp voor variabele spoeldruk	■	■
Waterproof-systeem	■	■
WiFiConn@ct		
<b>Technische gegevens</b>		
Aansluitwaarde in kW	2	2
Nismaten h x b x d in cm	84,5-91 x 60 x 57	84,5-91 x 60 x 57
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.349,-</b>	<b>€ 1.399,-</b>



**G 7255 SC Vi XXL**

**G 7165 SC Vi XXL - AutoDos**

>>

<b>Uitvoering</b>	
Besteklade 3D MultiFlex	Besteklade 3D MultiFlex
Tekstdisplay	Tekstdisplay
43 dB	43 dB
■	■
■	■
■	■
- / - / - / - / ■	- / - / - / - / ■
■ / ■ / -	■ / - / ■
■ / ■	■ / ■
■	■
■	■
■	■
■ / -	■ / -
■	■
ComfortPlus	ComfortPlus
14	14
6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
54	64
A / B	B / B
■	■
■	■
■	■
■	■
2	2
84,5-91 x 60 x 57	84,5-91 x 60 x 57
<b>€ 1.619,-</b>	<b>€ 1.649,-</b>

\* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

# Vaatwassers XXL

VOLLEDIG INTEGREERBAAR



G 7465 SC Vi XXL - AutoDos    G 7665 SC Vi XXL - AutoDos

Uitvoering	G 7465 SC Vi XXL - AutoDos	G 7665 SC Vi XXL - AutoDos
Uitrusting voor bestek	Besteklade 3D MultiFlex	Besteklade 3D MultiFlex
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	DirectSensor	DirectSensor
Geluidsniveau	42 dB	41 dB
Voorzien van BrilliantLight		■
<b>Programma's</b>		
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief / PowerWash 60 °C	■	■
QuickPowerWash - 58 minuten programma	■	■
Extra stil 55 °C	■	■
Hygiëne 70 °C	■	■
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging	■ / - / - / - / - / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■
<b>Extra functies</b>		
Express / Intense Zone / AutoDos	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Extra schoon / Extra droog	■ / ■	■ / ■
<b>Bedieningsgemak</b>		
Turbothermic-circulatiedroging	■	■
SensorDry	■	■
AutoOpen-droging	■	■
Knock2open		
ComfortClose / AutoClose	■ / -	■ / ■
Uitgestelde starttijd	■	■
AutoStart	■	■
<b>Rekuitvoering</b>		
Rekuitvoering	ExtraComfort	MaxiComfort
Couverts	14	14
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma)	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
Energieverbruik in kWh/100 cycli	54	54
Energie-efficiëntieklasse* / Geluidsklasse	A / B	A / B
Eco feedback	■	■
Filtercontrole	■	■
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■	■
Elektronische profipomp voor variabele spoeldruk	■	■
Waterproof-systeem	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Aansluitwaarde in kW	2	2
Nismaten h x b x d in cm	84,5-91 x 60 x 57	84,5-91 x 60 x 57
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.889,-</b>	<b>€ 2.319,-</b>



G 7695 SC Vi XXL K2O - AutoDos    G 7975 SC Vi XXL K2O - AutoDos >>

	G 7695 SC Vi XXL K2O - AutoDos	G 7975 SC Vi XXL K2O - AutoDos >>
Besteklade 3D MultiFlex	Besteklade 3D MultiFlex	Besteklade 3D MultiFlex
DirectSensor	DirectSensor	M Touch
41 dB	41 dB	41 dB
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
14	14	14
6,0 / 8,4	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
54	54	54
A / B	A / B	A / B
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
2	2	2
84,5-91 x 60 x 57	84,5-91 x 60 x 57	84,5-91 x 60 x 57
<b>€ 2.539,-</b>	<b>€ 3.079,-</b>	

\* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

# Vaatwassers

**VOLLEDIG INTEGREERBAAR**



**G 5050 SC Vi**      **G 5260 Vi**

Uitvoering	G 5050 SC Vi	G 5260 Vi
Uitrusting voor bestek	Besteklade	Bestekkorf
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Display met symbolen	Display met symbolen
Geluidsniveau	45 dB	45 dB
Voorzien van BrilliantLight		
<b>Programma's</b>		
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief / PowerWash 60 °C		
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief	■	■
QuickPowerWash - 58 minuten programma	■	■
Extra stil 55 °C		
Hygiëne 70 °C		
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging		
<b>Extra functies</b>		
Express / Intense Zone / AutoDos	■ / - / -	■ / - / -
Extra schoon / Extra droog	■ / ■	■ / ■
<b>Bedieningsgemak</b>		
Turbothermic-circulatiedroging	■	■
SensorDry		■
AutoOpen-droging		■
Knock2open		
ComfortClose / AutoClose	■ / -	■ / -
Uitgestelde starttijd	■	■
AutoStart		
<b>Rekuitvoering</b>		
Rekuitvoering	Comfort	Comfort
Couverts	14	13
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma)	6,0 / 8,9	6,0 / 8,9
Energieverbruik in kWh/100 cycli	95	73
Energie-efficiëntieklasse* / Geluidsklasse	E / C	C / C
Eco feedback		
Filtercontrole		
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■	■
Elektronische profipomp voor variabele spoeldruk	■	■
Waterproof-systeem	■	■
WiFiConn@ct		
<b>Technische gegevens</b>		
Aansluitwaarde in kW	2	2
Nismaten h x b x d in cm	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.079,-</b>	<b>€ 1.299,-</b>



**G 5260 SC Vi**      **G 7250 SC Vi**      **G 7160 SCVi - AutoDos** >>

	G 5260 SC Vi	G 7250 SC Vi	G 7160 SCVi - AutoDos
Besteklade 3D MultiFlex		Besteklade 3D MultiFlex	Besteklade 3D MultiFlex
Display met symbolen		Tekstdisplay	Tekstdisplay
45 dB		43 dB	43 dB
		■	■
	■		
	■		■
		■	■
		- / - / - / - / ■	- / - / - / - / ■
	■ / - / -	■ / ■ / -	■ / - / ■
	■ / ■	■ / ■	■ / ■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■ / -	■ / -	■ / -
	■	■	■
	Comfort	ComfortPlus	ComfortPlus
	14	14	14
	6,0 / 8,9	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
	74	54	64
	C / C	A / B	B / B
		■	■
		■	■
	■	■	■
	■	■	■
			■
	2	2	2,3
	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0	80,5-87 x 60 x 57	80,5-87 x 60 x 57
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.349,-</b>	<b>€ 1.569,-</b>	<b>€ 1.599,-</b>

\* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

# Vaatwassers

VOLLEDIG INTEGREERBAAR



G 7460 SC Vi – AutoDos

G 7660 SC Vi – AutoDos



G 7690 SC Vi K20 – AutoDos

Uitvoering	G 7460 SC Vi – AutoDos	G 7660 SC Vi – AutoDos
Uitrusting voor bestek	Besteklade 3D MultiFlex	Besteklade 3D MultiFlex
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	DirectSensor	DirectSensor
Geluidsniveau	42 dB	41 dB
Voorzien van BrilliantLight		■
<b>Programma's</b>		
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief / PowerWash 60 °C	■	■
QuickPowerWash - 58 minuten programma	■	■
Extra stil 55 °C	■	■
Hygiëne 70 °C	■	■
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging	■ / - / - / - / - / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■
<b>Extra functies</b>		
Express / Intense Zone / AutoDos	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Extra schoon / Extra droog	■ / ■	■ / ■
<b>Bedieningsgemak</b>		
Turbothermic-circulatiedroging	■	■
SensorDry	■	■
AutoOpen-droging	■	■
Knock2open		■
ComfortClose / AutoClose	■ / -	■ / ■
Uitgestelde starttijd	■	■
AutoStart	■	■
<b>Rekuitvoering</b>		
Rekuitvoering	ExtraComfort	MaxiComfort
Couverts	14	14
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma)	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
Energieverbruik in kWh/100 cycli	54	54
Energie-efficiëntieklasse* / Geluidsklasse	A / B	A / B
Eco feedback	■	■
Filtercontrole	■	■
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■	■
Elektronische profipomp voor variabele spoeldruk	■	■
Waterproof-systeem	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Aansluitwaarde in kW	2	2
Nismaten h x b x d in cm	80,5-87 x 60 x 57	80,5-87 x 60 x 57
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.839,-</b>	<b>€ 2.269,-</b>

Besteklade 3D MultiFlex
M Touch
41 dB
■
■
■
■
■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■
■ / ■ / ■
■ / ■
■
■
■
■
■ / ■
■
■
MaxiComfort
14
6,0 / 8,4
54
A / B
■
■
■
■
■
■
2
80,5-87 x 60 x 57
<b>€ 2.489,-</b>

\* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

# Vaatwassers

**VOLLEDIG INTEGREERBAAR**



**G 5890 SC Vi**

## Uitvoering

Uitrusting voor bestek	Besteklade 3D MultiFlex
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Display met symbolen & tekst
Geluidsniveau	43 dB
Voorzien van BrilliantLight	■

## Programma's

ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief	■
QuickPowerWash - 58 minuten programma	■
Extra stil 55 °C	■
Hygiëne 70 °C	■
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging	■

## Extra functies

Express / Intense Zone / AutoDos	■ / ■ / -
Extra schoon / Extra droog	■ / ■

## Bedieningsgemak

Turbothermic-circulatiedroging	■
SensorDry	■
AutoOpen-droging	■
Knock2open	
ComfortClose / AutoClose	■ / -
Uitgestelde starttijd	■
AutoStart	

## Rekuitvoering

Rekuitvoering	GUK 45P/GOK 45P
Couverts	9

## Efficiëntie en duurzaamheid

Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma)	6,0 / 7,7
Energieverbruik in kWh/100 cycli	55
Energie-efficiëntieklasse* / Geluidsklasse	C / B
Eco feedback	■
Filtercontrole	■
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■
Elektronische profipomp voor variabele spoeldruk	■
Waterproof-systeem	■
WiFiConn@ct	■

## Technische gegevens

Aansluitwaarde in kW	2,1
Nismaten h x b x d in cm	80,5-87 x 45 x 57

**Consumentenadviesprijs € 1.729,-**



AFWASMACHINES

\* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

# KOELKASTEN



## PerfectFresh Active

Met PerfectFresh Active profiteert u nog langer van verse groenten en fruit. De technologie zorgt ervoor dat groente en fruit vijf keer zolang vers blijven door zichtbaar vocht over het voedsel te nevelen. Door deze actieve bevochtiging worden de perfecte bewaarcondities gecreëerd.

## Maximaal gebruiksgemak

De ruimte in de nieuwe koelkasten is optimaal te benutten. Deurvakken kunnen eenvoudig worden aangepast aan de grootte van de te bewaren items.

Door ComfortSize kunnen bakplaten eenvoudig geplaatst worden boven het versheidssysteem. FlexiTray zorgt voor gemakkelijke toegang tot producten achterin de koelkast.

## Individueel verstelbare glasplaatverlichting

De FlexiLight-glasplaatverlichting verlicht optimaal de inhoud van uw koelkast. De glasplaat kan flexibel op elk inschuifniveau worden geplaatst.

## Tip

Wilt u de deur dempend sluiten? Dan adviseren wij de accessoire KSC 30. Met deze accessoire voorkomt u het rammelen van flessen in de deur en de deur gaat bij een hoek van minder dan 30 °C automatisch dicht.

**KSC 30**

**€ 59,<sup>95</sup>**



\* afhankelijk van model

# Koelkasten

NISHOOGTE 82 CM



**K 31222 Ui**      **K 31252 Ui**

<b>Uitvoering</b>		
Geschikt voor	Onderbouw	Onderbouw
Verlichting	Led	Led
Deurscharniering rechts	■	Uittrekbare koelwagen
Deurscharniering wisselbaar	■	n.v.t.
Geluidsniveau in dB	35	35
<b>Inhoud</b>		
Totale inhoud in liters	137	132
Inhoud koelgedeelte	137	132
Inhoud diepvriesgedeelte		
Aantal draagplateaus	3	2
Flessenvak binnenkant deur	1	
<b>Bedieningsgemak</b>		
ComfortClean	■	■
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	PicTronic	PicTronic
In hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas	■	
SoftClose-deursluiting		■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse*	F	F
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	115 / 0,315	114 / 0,312
SuperKoelen	■	■
<b>Montage-instructies</b>		
Bevestiging	Deur-op-deur	n.v.t.
Geschikt voor side-by-side opstelling	■ / Met model F 31202 Ui	■ / Met model F 31202 Ui
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm	60 x 82-88 x 55	60 x 82-88 x 55
<b>Consumentenadviesprijs</b>		
	<b>€ 1.179,-</b>	<b>€ 1.439,-</b>



KOELKASTEN

\* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

# Koelkasten

NISHOOGTE 88 CM



K 7113 F

K 7114 E

	K 7113 F	K 7114 E
<b>Uitvoering</b>		
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
<b>Design</b>		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
<b>Bedieningsgemak</b>		
Vershoudsysteem	Groente en fruitlade	Groente en fruitlade
<b>Bediening</b>		
Bedienconcept	TouchControl	TouchControl
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / - / -	■ / - / - / -
Aantal temperatuurzones	1	2
<b>Koelgedeelte</b>		
Aantal plateaus	4	3
Aantal groentelades	1	1
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1 / 2	1 / 2
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse (A-F)* / Geluidsklasse (A-D)	F / B	E / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	117 / 0,321	144 / 0,395
<b>Veiligheid</b>		
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaat / Deurbevestiging	88 cm / deur-op-deur	88 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	■ FNS 7140 E	■ FNS 7140 E
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte / 4*-diepvriesgedeelte in l	144 / -	109 / 15
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	10 / 3,8
Geluid in dB(A) re1pW	33	37
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 700
<b>Meegeleverde toebehoren</b>		
Eierrekjes / Ijsblokjeshouder	■ / -	■ / ■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 709,-</b>	<b>€ 809,-</b>



Nieuwe Keuken Plus

K 7113 D

■ / -
rechts / ■ / -
LED / -
Groente en fruitlade
TouchControl
■ / - / - / -
1
4
1
1 / 2
D / B
75 / 0,205
■ / -
88 cm / deur-op-deur
■ FNS 7140 E
SN-ST
144 / -
- / -
33
220 - 240 / 10 / 700
■ / -
<b>€ 859,-</b>

\* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021



# Koelkasten

NISHOOGTE 102 CM



K 7233 E

K 7234 E

	K 7233 E	K 7234 E
<b>Uitvoering</b>		
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
<b>Design</b>		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
<b>Bedieningsgemak</b>		
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	- / - / - / -	- / - / ■ / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	achteraf te plaatsen / -	achteraf te plaatsen / -
<b>Bediening</b>		
Bedienconcept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
<b>Koelgedeelte</b>		
Aantal plateaus	5	4
Aantal vershoudsysteemlades	1	1
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1 / 3	1 / 3
ComfortSize	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse (A-F)* / Geluidsklasse (A-D)	E / B	E / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	97 / 0,265	147 / 0,402
<b>Thuisnetwerk</b>		
WifiConn@ct	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -	■ / -
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaat / Deurbevestiging	102 cm / deur-op-deur	102 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte / waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	166 / - / -	131 / - / 16
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	9 / 2
Geluid in dB(A) re1pW	34	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
<b>Meegeleverde toebehoren</b>		
Eierrekjes / Ijsblokjeshouder	■ / -	■ / ■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.159,-</b>	<b>€ 1.209,-</b>



\* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

# Koelkasten

NISHOOGTE 122 CM



K 7313 D

K 7314 E

	K 7313 D	K 7314 E
<b>Uitvoering</b>		
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
<b>Design</b>		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
<b>Bedieningsgemak</b>		
Vershoudsysteem	Groente en fruitlade	Groente en fruitlade
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	- / - / - / -	- / - / - / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	- / -	- / -
SoftClose/SelfClose	- / -	- / -
<b>Bediening</b>		
Bedienconcept	TouchControl	TouchControl
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / - / -	■ / - / - / -
Aantal temperatuurzones	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	- / - / -	- / - / -
<b>Koelgedeelte</b>		
Aantal plateaus	5	4
Flessenrek van verchromd metaal		
Aantal groentelades	1	1
Aantal vershoudsysteemplades		
Droge achterwand kunststof		
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1 / 3	1 / 3
ComfortSize		
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse (A-F)* / Geluidsklasse (A-D)	D / B	E / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	81 / 0,221	147 / 0,404
<b>Thuisnetwerk</b>		
WifiConn@ct		
<b>Veiligheid</b>		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	- / -	- / -
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	- / -	- / -
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaat / Deurbevestiging	122 cm / deur-op-deur	122 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte / waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	211 / - / -	180 / - / 15
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	10 / 3,6
Geluid in dB(A) re1pW	34	34
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 700
<b>Meegeleverde toebehoren</b>		
Eierrekjes / Ijsblokjeshouder	■ / -	■ / ■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.049,-</b>	<b>€ 1.099,-</b>



K 7343 D

■ / -
rechts / ■ / -
LED / -
PerfectFresh Pro
- / ■ / - / -
■ / -
achteraf te plaatsen / -
SensorTouch
■ / - / ■ / -
2
■ / ■ / ■
3
1
2
■
1 / 2
■
D / C
114 / 0,312
■
■ / -
■ / -
■ / -
122 cm / deur-op-deur
SN-ST
190 / 67 / -
- / -
35
220 - 240 / 10 / 1200
■ / -
<b>€ 1.369,-</b>

\* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

# Koelkasten

NISHOOGTE 140 CM



	K 7443 D	K 7444 D
<b>Uitvoering</b>		
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar	rechts / ■	rechts / ■
<b>Design</b>		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
<b>Bedieningsgemak</b>		
Vershoudsysteem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	- / ■ / - / -	- / ■ / - / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	achteraf te plaatsen / -	achteraf te plaatsen / -
<b>Bediening</b>		
Bedienconcept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
<b>Koelgedeelte</b>		
Aantal plateaus	4	3
Flessenrek van verchromd metaal	1	1
Aantal vershoudsysteemlades	2	2
Droge achterwand kunststof	■	■
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1 / 3	1 / 3
ComfortSize	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse (A-F)* / Geluidsklasse (A-D)	D / B	D / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	114 / 0,312	145 / 0,397
<b>Thuisnetwerk</b>		
WifiConn@ct	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -	■ / -
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaat / Deurbevestiging	140 cm / deur-op-deur	140 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	■ FNS 35402 i / FNS 7470 D	■ FNS 35402 i / FNS 7470 D
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte / waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	223 / 67 / -	191 / 67 / 16
Bewaartijd bij storting / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	9 / 2
Geluid in dB(A) re1pW	33	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
<b>Meegeleverde toebehoren</b>		
Eierrekjes / Ijsblokjeshouder	■ / -	■ / ■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.579,-</b>	<b>€ 1.629,-</b>



\* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

# Koelkasten

## NISHOOGTE 178 CM



	K 7733 E	K 7732 E
<b>Uitvoering</b>		
Inbouwmodel geïntegreerd / onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar	rechts / ■	rechts / ■
<b>Design</b>		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
<b>Bedieningsgemak</b>		
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh
DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	■ / - / -	■ / - / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	achteraf te plaatsen / -	achteraf te plaatsen / -
<b>Bediening</b>		
Bedienconcept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
<b>Koelgedeelte</b>		
Aantal plateaus	7	6
Flessenrek van verchromd metaal	1	
Aantal vershoudsysteemlades	2	2
Droge achterwand kunststof		
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	2 / 3	1 / 3
Uittreklade voor 12 flessen of krat		■
ComfortSize	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse (A-F)* / Geluidsklasse (A-D)	E / C	E / C
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	114 / 0,312	114 / 0,312
<b>Thuisnetwerk</b>		
WifiConn@ct	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -	■ / -
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	■ FNS 37405 i / FNS 7770 E / FNS 7794 E	■ FNS 37405 i / FNS 7770 E / FNS 7794 E
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte / waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	309 / - / -	309 / - / -
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	- / -
Geluid in dB(A) re1pW	35	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
<b>Meegeleverde toebehoren</b>		
Eierrekjes / IJsblokjeshouder	■ / -	■ / -
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.419,-</b>	<b>€ 1.629,-</b>



	K 7743 E	K 7744 E
<b>Uitvoering</b>		
Inbouwmodel geïntegreerd / onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar	rechts / ■	rechts / ■
<b>Design</b>		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
<b>Bedieningsgemak</b>		
Vershoudsysteem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	■ / - / -	■ / - / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	achteraf te plaatsen / -	achteraf te plaatsen / -
<b>Bediening</b>		
Bedienconcept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
<b>Koelgedeelte</b>		
Aantal plateaus	5	3
Flessenrek van verchromd metaal	1	1
Aantal vershoudsysteemlades	3	3
Droge achterwand kunststof	■	■
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	2 / 2	2 / 2
Uittreklade voor 12 flessen of krat		
ComfortSize	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse (A-F)* / Geluidsklasse (A-D)	E / B	E / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	156 / 0,427	204 / 0,558
<b>Thuisnetwerk</b>		
WifiConn@ct	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -	■ / -
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	■ FNS 37405 i / FNS 7770 E / FNS 7794 E	■ FNS 37405 i / FNS 7770 E / FNS 7794 E
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte / waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	294 / 98 / -	248 / 98 / 27
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	14 / 2
Geluid in dB(A) re1pW	37	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
<b>Meegeleverde toebehoren</b>		
Eierrekjes / IJsblokjeshouder	■ / -	■ / ■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.729,-</b>	<b>€ 1.789,-</b>

\* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

# Koelkasten

## NISHOOGTE 178 CM



Nieuwe Keuken Plus



Nieuwe Keuken Plus



Nieuwe Keuken Plus

### K 7763 E

### K 7773 D

Uitvoering	K 7763 E	K 7773 D
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar	rechts / ■	rechts / ■
<b>Design</b>		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	FlexiLight 2.0 / -	FlexiLight 2.0 / -
Verlicht Dynacool-element / PerfectFresh LED verlichting	■ / -	■ / ■
<b>Bedieningsgemak</b>		
Vershoudsysteem	DailyFresh	PerfectFresh Active
Actieve bevochtiging in bovenlade		■
Indelingssysteem PerfectFresh		■
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	- / ■ / - / -	- / ■ / - / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	■ / -	■ / ■
<b>Bediening</b>		
Bedienconcept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
<b>Koelgedeelte</b>		
Aantal plateaus/ waarvan verlicht	7 / 4	6 / 4
Flessenrek van verchromd metaal	1	1
Aantal vershoudsysteemlades	2	3
Droge achterwand cleansteel		■
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	2 / 3	2 / 2
ComfortSize	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse (A-F)* / Geluidsklasse (A-D)	E / C	D / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	115 / 0,315	125 / 0,342
<b>Thuisnetwerk</b>		
WifiConn@ct	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -	■ / -
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	■ FNS 37405 i / FNS 7770 E / FNS 7794 E	■ FNS 37405 i / FNS 7770 E / FNS 7794 E
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte / waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	311 / - / -	296 / 98 / -
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	- / -
Geluid in dB(A) re1pW	35	32
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
<b>Meegeleverde toebehoren</b>		
Eierrekjes / IJsblokjeshouder	■ / -	■ / -
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.099,-</b>	<b>€ 2.469,-</b>

### K 7774 D

	■ / -
	rechts / ■
	FlexiLight 2.0 / -
	■ / ■
	PerfectFresh Active
	■
	■
	- / ■ / - / -
	■ / -
	■ / ■
	FreshTouch
	■ / - / ■ / -
	3
	■ / ■ / ■
	4 / 2
	3
	■
	2 / 2
	■
	D / B
	164 / 0,449
	■
	■ / -
	■ / -
	■ / -
	178 cm / deur-op-deur
	■ FNS 37405 i / FNS 7770 E / FNS 7794 E
	SN-ST
	250 / 98 / 27
	14 / 2
	34
	220 - 240 / 10 / 1200
	■ / ■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.519,-</b>

# Koel- en diepvrieskasten

NISHOOGTE 178 CM



	KD 7724 E Active	KDN 7724 E Active
<b>Uitvoering</b>	verkrijgbaar vanaf juni 2022	verkrijgbaar vanaf juni 2022
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw / deurgeleiding	■ / - / -	■ / - / -
Deurscharniering / wisselbaar	rechts / ■	rechts / ■
<b>Design</b>		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
Verlicht Dynacool-element		
<b>Bedieningsgemak</b>		
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh ExtraCool
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	- / - / ■ / - /	- / - / - / ■
ComfortClean/Active AirClean Filter		
SoftClose/SelfClose		
<b>Bediening</b>		
Bedienconcept	TouchControl	TouchControl
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / ■ / - / -	■ / ■ / - / -
Aantal temperatuurzones	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	- / ■ / -	- / ■ / -
<b>Koelgedeelte</b>		
Aantal plateaus/ waarvan verlicht	4 / 0	4 / 0
Flessenrek van verchromd metaal	■	■
Aantal vershoudsysteemplades	1	2
Droge achterwand kunststof / Droge achterwand cleansteel		
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	2 / 1	2 / 1
ComfortSize		
<b>Diepvriesgedeelte</b>		
Aantal diepvrieslades/waarvan op telescoopgeleiders	3 / 0	3 / 0
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse (A-F)* / Geluidsklasse (A-D)	E / B	E / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	(**zie miele.nl)	(**zie miele.nl)
<b>Thuisnetwerk</b>		
WifiConn@ct		
<b>Veiligheid</b>		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval		
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm		■ / -
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deurgeleiding
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	■ FNS 37405 i / FNS 7770 E / FNS 7794 E	■ FNS 37405 i / FNS 7770 E / FNS 7794 E
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	(**zie miele.nl)	(**zie miele.nl)
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	(**zie miele.nl)	(**zie miele.nl)
Geluid in dB(A) re1pW	(**zie miele.nl)	(**zie miele.nl)
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220-240 / 10 / tbd.	220-240 / 10 / tbd.
<b>Meegeleverde toebehoren</b>		
Eierrekjes / Ijsblokjeshouder	■ / ■	■ / ■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	€ 1.149,-	€ 1.249,-

	KFN 7734 F	KFN 7733 F	KFN 7744 E	KFN 7764 D
■ / - / -	■ / - / ■	■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -
rechts / ■	rechts / ■	rechts / ■	rechts / ■	rechts / ■
LED / -	LED / -	LED / -	FlexiLight 2.0 / LED	■
DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh Pro	DailyFresh	DailyFresh
■ / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
achteraf te plaatsen / -		achteraf te plaatsen / -	■ / -	
SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch	
■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
2	2	3	2	
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	
5	4	2	5 / 2	
1	1	2	1	
1 / 2	1 / 2	1 / 1	1 / 2	
■	■	■	■	
3 / 0	3 / 0	3 / 0	3 / 3	
F / C	F / C	E / B	D / B	
284 / 0,778	284 / 0,778	259 / 0,709	181 / 0,495	
■	■	■	■	
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	
178 cm / deur-op-deur	178 cm / deurgeleiding	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	
■ FNS 37405 i / FNS 7770 E / FNS 7794 E	■ FNS 37405 i / FNS 7770 E / FNS 7794 E	■ FNS 37405 i / FNS 7770 E / FNS 7794 E	■ FNS 37405 i / FNS 7770 E / FNS 7794 E	
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	
183 / - / 70	183 / - / 70	174 / 71 / 70	184 / - / 70	
9 / 5	9 / 5	9 / 5	9 / 5	
35	35	35	34	
220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400	
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	
<b>€ 1.449,-</b>	<b>€ 1.559,-</b>	<b>€ 1.869,-</b>	<b>€ 2.339,-</b>	

\* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021  
 \*\* Informatie op moment van drukken nog niet bekend

# Koel- en diepvrieskasten

NISHOOGTE 178 CM



Nieuwe Keuken Plus



Nieuwe Keuken Plus

**KFN 7774 D** **KF 7772 B**

Uitvoering	KFN 7774 D	KF 7772 B
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar	rechts / ■	rechts / ■
<b>Design</b>		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	FlexiLight 2.0 / LED	FlexiLight 2.0 / LED
Verlicht Dynacool-element / PerfectFresh LED verlichting / IceMaker verlichting	■ / ■ / -	■ / ■ / -
<b>Bedieningsgemak</b>		
Vershoudsysteem	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active
Actieve bevochtiging in bovenlade / Indelingssysteem PerfectFresh	■ / ■	■ / ■
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / ■ / -
IceMaker met vaste wateraansluiting / MyIce met waterreservoir	- / -	- / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	■ / -	■ / ■
<b>Bediening</b>		
Bedienconcept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
Aantal temperatuurzones	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
<b>Koelgedeelte</b>		
Aantal plateaus/ waarvan verlicht	3 / 2	4 / 2
Aantal vershoudsysteemlades	2	2
Droge achterwand cleansteel	■	■
FlexiTray		
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1 / 2	1 / 1
ComfortSize	■	■
<b>Diepvriesgedeelte</b>		
Aantal diepvrieslades/waarvan op telescoopgeleiders	3 / 3	2 / 0
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse (A-F)* / Geluidsklasse (A-D)	D / B	B / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	207 / 0,567	116 / 0,317
<b>Thuisnetwerk</b>		
WifiConn@ct	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / ■	■ / ■
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	■ FNS 37405 i / FNS 7770 E / FNS 7794 E	■ FNS 37405 i / FNS 7770 E / FNS 7794 E
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte / waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	175 / 71 / 70	202 / 71 / 54
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	9 / 6	9 / 6
Geluid in dB(A) re1pW	34	33
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400
<b>Meegeleverde toebehoren</b>		
Eierrekjes / IJsblokjeshouder	■ / ■	■ / ■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.659,-</b>	<b>€ 2.759,-</b>



Nieuwe Keuken Plus



Nieuwe Keuken Plus

**KFN 7785 D** **KFN 7795 D**

Uitvoering	KFN 7785 D	KFN 7795 D
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar	rechts / ■	rechts / ■
<b>Design</b>		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	FlexiLight 2.0 / LED	FlexiLight 2.0 / LED
Verlicht Dynacool-element / PerfectFresh LED verlichting / IceMaker verlichting	■ / - / ■	■ / ■ / ■
<b>Bedieningsgemak</b>		
Vershoudsysteem	DailyFresh	PerfectFresh Active
Actieve bevochtiging in bovenlade / Indelingssysteem PerfectFresh	- / -	■ / ■
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■
IceMaker met vaste wateraansluiting / MyIce met waterreservoir	- / ■	■ / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	■ / -	■ / ■
<b>Bediening</b>		
Bedienconcept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
Aantal temperatuurzones	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
<b>Koelgedeelte</b>		
Aantal plateaus/ waarvan verlicht	3 / 2	2 / 2
Aantal vershoudsysteemlades	1	2
Droge achterwand cleansteel	■	■
FlexiTray		
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1	1
ComfortSize	1 / 2	1 / 1
<b>Diepvriesgedeelte</b>		
Aantal diepvrieslades/waarvan op telescoopgeleiders	3 / 3	3 / 3
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse (A-F)* / Geluidsklasse (A-D)	D / B	D / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	183 / 0,501	208 / 0,569
<b>Thuisnetwerk</b>		
WifiConn@ct	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / ■	■ / ■
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	■ FNS 37405 i / FNS 7770 E / FNS 7794 E	■ FNS 37405 i / FNS 7770 E / FNS 7794 E
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte / waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	184 / - / 71	175 / 71 / 71
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	9 / 6	9 / 6
Geluid in dB(A) re1pW	34	34
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400
<b>Meegeleverde toebehoren</b>		
Eierrekjes / IJsblokjeshouder	■ / -	■ / -
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.869,-</b>	<b>€ 2.969,-</b>

\* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

# Diepvrieskasten



	F 32202 i	FN 30402 i
<b>Uitvoering</b>	verkrijgbaar tot mei 2022	
Geschikt voor	Inbouw	Inbouw
Verlichting		Led
Deurscharniering	Rechts	Rechts
Deurscharniering wisselbaar	■	■
Geluidsniveau in dB	35	36
<b>Inhoud</b>		
4-sterren-diepvrieszone in liters	100	65
Aantal diepvrieslades	4	3
<b>Bedieningsgemak</b>		
VarioRoom	■	■
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	PicTronic	TouchControl
NoFrost		■
SoftClose		■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse*	E	E
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	178 / 0,487	183 / 0,501
SuperFrost	■	■
WiFiConn@ct <sup>1</sup>		■
Optisch en akoestisch deuralarm	■	■
<b>Montage-instructies</b>		
Bevestiging	Deur-op-deur	Deur-op-deur
Side-by-side opstelling		
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm	56 - 57 x 87,4 - 89 x 55	56 - 57 x 71,1 - 89 x 55
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.069,-</b>	<b>€ 1.439,-</b>



	FN 32402 i	FNS 35402 i	FNS 37405 i
<b>Uitvoering</b>	verkrijgbaar tot mei 2022		
Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Led	Led	Led	Led
Rechts	Links	Links	Links
■	■	■	■
37	37	37	37
<b>Inhoud</b>			
4-sterren-diepvrieszone in liters	86	158	216
Aantal diepvrieslades	4	6	8
<b>Bedieningsgemak</b>			
VarioRoom	■	■	■
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	TouchControl	TouchControl	TouchControl
NoFrost	■	■	■
SoftClose	■	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>			
Energie-efficiëntieklasse*	E	F	E
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	192 / 0,526	272 / 0,745	238 / 0,654
SuperFrost	■	■	■
WiFiConn@ct <sup>1</sup>	■	■	■
Optisch en akoestisch deuralarm	■	■	■
<b>Montage-instructies</b>			
Bevestiging	Deur-op-deur	Deur-op-deur	Deur-op-deur
Side-by-side opstelling		■	■
<b>Technische gegevens</b>			
Nismaten b x h x d in cm	56 - 57 x 87,4 - 89 x 55	56 - 57 x 139,7 - 141,3 x 55	56 - 57 x 177,2 - 178,8 x 55
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.549,-</b>	<b>€ 2.079,-</b>	<b>€ 2.239,-</b>

<sup>1</sup> Exclusief communicatiemodule XKS 3130 W.

\* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021



# Diepvrieskasten



	FNS 7040 E	FNS 7140 E
<b>Uitvoering</b>	verkrijgbaar vanaf juni 2022	verkrijgbaar vanaf juni 2022
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw / deurgeleiding	■ / - / -	■ / - / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-side geschikt	rechts / ■ / ■	rechts / ■ / ■
<b>Design</b>		
Verlichting diepvriesgedeelte	-	-
Verlichting IceMaker	-	-
<b>Bedieningsgemak</b>		
NoFrost	■	■
IceMaker met vaste wateraansluiting	-	-
SoftClose/SelfClose	achteraf te plaatsen / -	achteraf te plaatsen / -
<b>Bediening</b>		
Bedienconcept	SensorTouch	SensorTouch
SuperFrost/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / ■	■ / ■
Aantal temperatuurzones	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / -	■ / ■ / -
<b>Diepvriesgedeelte</b>		
Aantal diepvrieslades/waarvan op telescoopgeleiders	3 / 0	4 / 0
Verlichting diepvriesgedeelte	-	-
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse* (A-F)	E	E
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	184,53 / 0,505	191,42 / 0,524
Geluidsklasse (A-D)	C	B
<b>Thuisnetwerk</b>		
Miele@home/WifiConn@ct	■ / ■	■ / ■
<b>Veiligheid</b>		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / ■	■ / ■
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaat	72 cm	88 cm
Deurbevestiging	deur-op-deur	deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Diepvriesgedeelte in l	66	87
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	10 / 8	10 / 10
Geluid in dB(A) re1pW	34	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1300	220 - 240 / 10 / 1300
<b>Meegeleverde toebehoren</b>		
IJsblokeshouder	1	1
<b>Consumentenadviesprijs</b>	€ 1.329,-	€ 1.569,-



	FNS 7470 D	FNS 7770 E	FNS 7794 E
<b>Uitvoering</b>	verkrijgbaar vanaf juni 2022	verkrijgbaar vanaf juni 2022	verkrijgbaar vanaf juni 2022
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw / deurgeleiding	■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-side geschikt	links / ■ / ■	links / ■ / ■	links / ■ / ■
<b>Design</b>			
Verlichting diepvriesgedeelte	LED	LED	LED
Verlichting IceMaker	-	-	■
<b>Bedieningsgemak</b>			
NoFrost	■	■	■
IceMaker met vaste wateraansluiting	-	-	■
SoftClose/SelfClose	■ / -	■ / -	■ / -
<b>Bediening</b>			
Bedienconcept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperFrost/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Aantal temperatuurzones	1	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / -	■ / ■ / -	■ / ■ / -
<b>Diepvriesgedeelte</b>			
Aantal diepvrieslades/waarvan op telescoopgeleiders	6 / 0	8 / 8	8 / 8
Verlichting diepvriesgedeelte	■	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>			
Energie-efficiëntieklasse* (A-F)	D	E	E
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	173,38 / 0,475	236,84 / 0,648	236,84 / 0,648
Geluidsklasse (A-D)	B	B	B
<b>Thuisnetwerk</b>			
Miele@home/WifiConn@ct	■ / ■	■ / ■	■ / ■
<b>Veiligheid</b>			
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■	■ / ■
<b>Technische gegevens</b>			
Nismaat	140 cm	178 cm	178 cm
Deurbevestiging	deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Diepvriesgedeelte in l	156	213	213
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	10 / 10	9 / 10	9 / 10
Geluid in dB(A) re1pW	35	35	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1300	220 - 240 / 10 / 1300	220 - 240 / 10 / 1300
<b>Meegeleverde toebehoren</b>			
IJsblokeshouder	1	1	0
<b>Consumentenadviesprijs</b>	€ 2.099,-	€ 2.299,-	€ 2.729,-

\* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

# Diepvrieskasten

NISHOOGTE 82 CM



F 31202 Ui

## Uitvoering

Geschikt voor	Onderbouw
Verlichting	
Deurscharniering	Rechts
Deurscharniering wisselbaar	■
Geluidsniveau in dB	35

## Inhoud

4-sterren-diepvrieszone in liters	95
Aantal diepvrieslades	3

## Bedieningsgemak

VarioRoom	■
SoftClose-deursluiting	
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	ComfortControl
ComfortFrost	■

## Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse*	E
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	168 / 0,460
SuperFrost	■
Optisch en akoestisch deuralarm	■

## Montage-instructies

Bevestiging	Deur-op-deur
Side-by-side opstelling	■ Met UI-koelkasten

## Technische gegevens

Nismaten b x h x d in cm	60 x 82 - 87 x 55
--------------------------	-------------------

<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.279,-</b>
-------------------------------	------------------



KOELKASTEN

\* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

# WIJNKLIMAAT KASTEN

## Alleen bij Miele.

### SommelierSet

Aan alles gedacht: glazen gekoeld, wijn gereed voor decanteren en zelfs open wijnflessen perfect op temperatuur. Alles wat u nodig heeft ligt klaar voor gebruik zodat u kunt gaan genieten van uw wijn of champagne.



### FlexiFrame (Plus)

U kunt flexibel uw flessen in de wijnklimaatkast plaatsen, zowel in de lengte-als dwarsrichting. Ook uw grote Magnum-flessen kunnen veilig worden bewaard.



# Wijnklimaatkasten



**KWT 7112 iG**      **KWT 7112 iG**

Uitvoering		
Geschikt voor	Inbouw	Inbouw
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / grafietgrijs
Kleur front	Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter
Greeploos design	■	■
Meubelfront		
Verlichting	Led	Led
Deurscharniering	Onder	Onder
Deurscharniering wisselbaar		
Geluidsniveau in dB	32	32
Inhoud		
Aantal wijnflessen	18	18
Bedieningsgemak		
Aantal temperatuurzones	1	1
Push2open	■	■
SoftClose-deursluiting	■	■
Actief-air-clean-filter voorkomt geurtjes	■	■
DynaCool	■	■
Aantal houten roosters	2	2
Waarvan houten FlexiFrame-draagplateaus	2	2
3D-presenter		
SommelierSet WSS 6700		
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	TouchControl	TouchControl
WifiConn@ct <sup>1</sup>	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse*	G	G
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	116 / 0,317	116 / 0,317
Akoestisch en optisch deuralarm	■	■
Montage-instructies		
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Bodemplaat voor perfecte uitlijning tussen twee 45 cm inbouwapparaten**		
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56 - 56,8 x 45 - 45,2 x 55	56 - 56,8 x 45 - 45,2 x 55
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.629,-</b>	<b>€ 2.629,-</b>



**KWT 6422 i**      **KWT 6422 IG**      **KWT 6722 IS**      **KWT 6722 iGS**

Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
	Obsidiaanzwart / grafietgrijs*		Obsidiaanzwart
Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter
■	■	■	■
■		■	
Led	Led	Led	Led
Rechts	Rechts	Rechts	Rechts
■	■	■	■
32	32	32	32
30	33	80	83
2	2	2	2
■	■		■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
3	3	8	8
2	2	8	8
■	■	■	■
		■	■
TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
■	■	■	■
G	G	G	G
150 / 0,411	151 / 0,413	176 / 0,482	178 / 0,487
■	■	■	■
■	■	■	■
ENB 1060 (€ 84,95)	ENB 1060 (€ 84,95)		
56 - 57 x 87,4 - 89 x 55	56 - 57 x 87,4 - 89 x 55	56 - 57 x 177,2 - 178,8 x 55	56 - 57 x 177,2 - 178,8 x 55
<b>€ 2.939,-</b>	<b>€ 3.149,-</b>	<b>€ 4.479,-</b>	<b>€ 4.639,-</b>

\* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

\*\* Tegen meerprijs leverbaar.

<sup>1</sup> Exclusief communicatiemodule XKS 3130 W.

# Wijnklimaatkasten



KWT 6321 UG


KWT 6322 UG

	KWT 6321 UG	KWT 6322 UG
<b>Uitvoering</b>		
Geschikt voor	Onderbouw	Onderbouw
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart	Obsidiaanzwart
Kleur front	Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter
Greeploos design	Greeplijst	■
Verlichting	Led	Led
Deurscharniering	Rechts	Rechts
Deurscharniering wisselbaar	■	■
Geluidsniveau in dB	38	35
<b>Inhoud</b>		
Aantal wijnflessen	34	34
<b>Bedieningsgemak</b>		
Aantal temperatuurzones	2	2
Push2open		■
SoftClose-deursluiting		■
Actief-air-clean-filter voorkomt geurtjes	■	■
DynaCool	■	■
Aantal houten roosters	3	3
Waarvan houten FlexiFrame-draagplateaus		3
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	ComfortControl	TouchControl
WifiConn@ct <sup>1</sup>		■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse*	G	G
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	142 / 0,389	146 / 0,400
Akoestisch en optisch deuralarm	■	■
<b>Montage-instructies</b>		
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Side-by-side kit voor meerdere opstellingen**	KSK 6300	KSK 6300
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm	60 x 82 - 87 x 58	60 x 82 - 87 x 58
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.629,-</b>	<b>€ 3.249,-</b>

\* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

\*\* Tegen meerprijs leverbaar.

<sup>1</sup> Exclusief communicatiemodule XKS 3130 W.



# MASTERCool

Miele beschikt over een zeer uitgebreid assortiment MasterCool koel- en diepvrieskasten. Bij de ontwikkeling van deze unieke apparaten is aan zowel de kwaliteit als aan het comfort de allerhoogste eis gesteld. Eersteklas materialen, de nauwkeurige afwerking ervan en ook het schitterende lichtstelsel zijn slechts een paar voorbeelden van de hoogstaande details waarmee onze designers echte voordelen tot stand wisten te brengen. Geheel volgens uw wensen en volgens onze filosofie gaan design en functionaliteit hier samen in apparatuur die van topniveau is. Dat is MasterCool van Miele.





**K 2802 Vi**      **K 2902 Vi**

	K 2802 Vi	K 2902 Vi
<b>Uitvoering</b>		
MasterCool	Koelkast	Koelkast
Geschikt voor	Inbouw	Inbouw
Verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
Deurscharniering	Rechts	Rechts
Deurscharniering wisselbaar**	■	■
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	40	40
<b>Inhoud</b>		
Totale inhoud in liters	467	579
Inhoud koelgedeelte	467	579
Inhoud diepvriesgedeelte		
Aantal draagplateaus	3	3
Aantal groentelades	1	1
Aantal MasterFresh-lades	2	2
Aantal verschuifbare lades	1	1
Flessenvak binnenkant deur	3	3
Aantal diepvrieslades		
<b>Bedieningsgemak</b>		
Deursysteem Push2Open / Pull2Open / SoftClose	■	■
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone		
Aantal temperatuurzones	2	2
Elektronische temperatuurweergave en -regeling: Touch-bediening	MasterSensor	MasterSensor
In hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas	■	■
MasterFresh	■	■
DynaCool	■	■
Active AirClean filter	■	■
IceMaker met vaste wateraansluiting		
NoFrost		
Sabbat-modus	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse*	E	E
Energieverbruik per jaar/per 24u in kWh	166 / 0,454	182 / 0,498
SuperKoelen	■	■
SuperFrost		
Optisch en akoestisch deuralarm	■	■
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Montage-instructies</b>		
Max. gewicht frontpaneel koel-/vriesgedeelte in kg	37/-	37/-
Bevestiging	Deur-op-deur	Deur-op-deur
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Benodigde side-by-side kit*** (€ 799,-)	KSK 2001	KSK 2001
<b>Technische gegevens</b>		
Aansluitwaarde (stroomopname in mA)	3000	3000
Nismaten b x h x d in cm	76,2 - 76,4 x 213,4 - 216,4 x 62,9	91,5 - 91,8 x 213,4 - 216,4 x 62,9
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 8.299,-</b>	<b>€ 8.819,-</b>



**KF 2902 Vi**      **KF 2982 Vi**

	KF 2902 Vi	KF 2982 Vi
<b>Uitvoering</b>		
MasterCool	Koel- en diepvriescombinatie	Koel- en diepvriescombinatie
Geschikt voor	Inbouw	Inbouw
Verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
Deurscharniering	Rechts	FrenchDoor
Deurscharniering wisselbaar**	■	■
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	42	42
<b>Inhoud</b>		
Totale inhoud in liters	555	552
Inhoud koelgedeelte	389	386
Inhoud diepvriesgedeelte	166	166
Aantal draagplateaus	3	3
Aantal groentelades		
Aantal MasterFresh-lades	2	2
Aantal verschuifbare lades	1	1
Flessenvak binnenkant deur	2	4
Aantal diepvrieslades	2	2
<b>Bedieningsgemak</b>		
Deursysteem Push2Open / Pull2Open / SoftClose	■	■
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone	■	■
Aantal temperatuurzones	3	3
Elektronische temperatuurweergave en -regeling: Touch-bediening	MasterSensor	MasterSensor
In hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas	■	■
MasterFresh	■	■
DynaCool	■	■
Active AirClean filter	■	■
IceMaker met vaste wateraansluiting	■	■
NoFrost	■	■
Sabbat-modus	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse*	E	E
Energieverbruik per jaar/per 24u in kWh	326 / 0,893	415 / 1,138
SuperKoelen	■	■
SuperFrost	■	■
Optisch en akoestisch deuralarm	■	■
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Montage-instructies</b>		
Max. gewicht frontpaneel koel-/vriesgedeelte in kg	39/9	130/9
Bevestiging	Deur-op-deur	Deur-op-deur
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Benodigde side-by-side kit*** (€ 799,-)	KSK 2001	KSK 2001
<b>Technische gegevens</b>		
Aansluitwaarde (stroomopname in mA)	3000	3000
Nismaten b x h x d in cm	91,5 - 91,8 x 213,4 - 216,4 x 62,9	91,5 - 91,8 x 213,4 - 216,4 x 62,9
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 9.579,-</b>	<b>€ 10.099,-</b>

\* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

\*\* Alleen door Miele-technicus, prijs niet inbegrepen.

\*\*\* Tegen meerprijs leverbaar.



Nieuwe Keuken Plus



Nieuwe Keuken Plus



Nieuwe Keuken Plus

### F 2412 Vi

	F 2412 Vi	F 2672 Vi
<b>Uitvoering</b>		
MasterCool	Diepvrieskast	Diepvrieskast
Geschikt voor	Inbouw	Inbouw
Verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
Deurscharniering	Links	Links
Deurscharniering wisselbaar**	■	-
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	42	42
<b>Inhoud</b>		
4-sterren-diepvrieszone in liters	240	304
Aantal draagplateaus	3	2
Aantal uitneembare rekken	2	2
Aantal uitneembare rekken deur	4	-
<b>Bedieningsgemak</b>		
Deursysteem Push2Open / Pull2Open / SoftClose	■	■
Aantal temperatuurzones	1	1
Elektronische temperatuurweergave en -regeling: Touch-bediening	MasterSensor	MasterSensor
In hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas	■	■
IceMaker met vaste wateraansluiting	■	■
IceWaterDispensor	-	■
NoFrost	■	■
Sabbat-modus	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse*	F	F
Energieverbruik per jaar / per 24u in kW	308 / 0,759	337 / 0,831
SuperKoelen	-	-
SuperFrost	■	■
Optisch en akoestisch deuralarm	■	■
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Montage-instructies</b>		
Max. gewicht frontpaneel koel-/vriesgedeelte in kg	-/61	-/67
Bevestiging	Deur-op-deur	Deur-op-deur
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Benodigde side-by-side kit*** (€ 799,-)	KSK 2001	KSK 2001
<b>Technische gegevens</b>		
Aansluitwaarde (stroomopname in mA)	3000	3000
Nismaten b x h x d in cm	45,7 - 46 x 213,4 - 216,4 x 62,9	61-61,3 x 213,4 - 216,4 x 62,9
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 7.669,-</b>	<b>€ 8.699,-</b>

### F 2812 Vi

<b>Uitvoering</b>		
MasterCool	Diepvrieskast	Diepvrieskast
Geschikt voor	Inbouw	Inbouw
Verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
Deurscharniering	Links	Links
Deurscharniering wisselbaar**	■	-
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	42	42
<b>Inhoud</b>		
4-sterren-diepvrieszone in liters	445	445
Aantal draagplateaus	4	4
Aantal uitneembare rekken	2	2
Aantal uitneembare rekken deur	4	4
<b>Bedieningsgemak</b>		
Deursysteem Push2Open / Pull2Open / SoftClose	■	■
Aantal temperatuurzones	1	1
Elektronische temperatuurweergave en -regeling: Touch-bediening	MasterSensor	MasterSensor
In hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas	■	■
IceMaker met vaste wateraansluiting	■	■
IceWaterDispensor	-	■
NoFrost	■	■
Sabbat-modus	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse*	F	F
Energieverbruik per jaar / per 24u in kW	401 / 0,989	401 / 0,989
SuperKoelen	-	-
SuperFrost	■	■
Optisch en akoestisch deuralarm	■	■
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Montage-instructies</b>		
Max. gewicht frontpaneel koel-/vriesgedeelte in kg	-/35	-/35
Bevestiging	Deur-op-deur	Deur-op-deur
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Benodigde side-by-side kit*** (€ 799,-)	KSK 2001	KSK 2001
<b>Technische gegevens</b>		
Aansluitwaarde (stroomopname in mA)	3000	3000
Nismaten b x h x d in cm	76,2 - 76,5 x 213,4 - 216,4 x 62,9	76,2 - 76,5 x 213,4 - 216,4 x 62,9
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 8.749,-</b>	

\* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

\*\* Alleen door Miele-technicus, prijs niet inbegrepen.

\*\*\* Tegen meerprijs leverbaar.



# MasterCool

## WIJNKLIMAATKAST



Nieuwe  
Keuken **Plus**

### KWT 2672 ViS

#### Uitvoering

MasterCool	Wijnklimaatkast
Kleur front	Glazen deur met UV-filter
Geschikt voor	Inbouw
Verlichting	BrilliantLight
Deurscharniering	Links
Deurscharniering wisselbaar**	■
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	42

#### Inhoud

Aantal wijnflessen	77
Wijnklimaatzone in liters	370

#### Bedieningsgemak

Deursysteem Push2Open / Pull2Open / SoftClose	■
Elektronische temperatuurweergave en -regeling: Touch-bediening	MasterSensor
Aantal temperatuurzones	3
Actief-koolstoffilter voor filteren omgevingslucht	■
Aantal FlexiFrames	9
Sommelierset WSS 2600	■
DynaCool	■
Sabbatmodus	■

#### Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	155 / 0,425
Akoestisch en optisch deuralarm	■
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	■
WiFiConn@ct	■

#### Montage-instructies

Max. gewicht frontpaneel koel-/vriesgedeelte in kg	73/-
Bevestiging	Deur-op-deur
Geschikt voor side-by-side opstelling	■
Benodigde side-by-side kit*** (€ 799,-)	KSK 2001

#### Technische gegevens

Nismaten b x h x d in cm	61 - 61,3 x 213,4 - 216,4 x 62,9
--------------------------	----------------------------------

<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 10.049,-</b>
-------------------------------	-------------------



\* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

\*\* Alleen door Miele-technicus, prijs niet inbegrepen.

\*\*\* Tegen meerprijs leverbaar.

# MIELE-ACCESSOIRES



#### 4-delige stoomovenpannenset

GN 1/9-65 (inhoud 0,6 liter), DGG 2 (inhoud 2,5 liter), GN 1/3-150 (inhoud 5,7 liter) en GNP 1/3-150 (inhoud 5,7 liter). Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Artikelnummer: 96500600 € 128,<sup>00</sup>



#### Stoomovenpan DGG 9 (GN 1/3-150)

Inhoud 5,7 liter (nuttige inhoud 4,2 liter). Afmetingen: hxbxd = 15,0 x 32,5 x 17,5 cm. Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Artikelnummer: 8015103 € 43,<sup>95</sup>



#### Stoomovenpan DGG 2 (GN 1/3-65)

Inhoud 2,5 liter (nuttige inhoud 2,0 liter). Afmetingen: hxbxd = 6,5 x 32,5 x 17,5 cm. Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Artikelnummer: 5001390 € 32,<sup>95</sup>



#### Stoomovenpan DGG 1/9-65

Inhoud 0,6 liter. Afmetingen: hxbxd = 6,5 x 17,5 x 10,8 cm. Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Artikelnummer: 96512190 € 25,<sup>95</sup>



#### Stoomovenpan DGG 7 (GN 1/3-100)

Inhoud 4 liter (nuttige inhoud 2,8 liter). Afmetingen: hxbxd = 10,0 x 32,5 x 17,5 cm. Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Artikelnummer: 8019361 € 37,<sup>95</sup>



#### RVS schaal DGG 16 (GN 1/3-20)

Afmetingen: hxbxd = 2,0 x 32,5 x 17,5 cm. Geschikt voor alle Miele-stoomovens.


Artikelnummer: 8109060 € 19,<sup>95</sup>



#### Glazen schaal DMGS 1/1 - 30 L

Afmetingen: h x b x d = 30 x 375 x 394 mm. Geschikt voor het bereiden van gerechten met de magnetronfunctie van de Miele-stoomoven met magnetron. Ook bruikbaar als opvangschaal tijdens het stomen.

Artikelnummer: 10168180 € 64,<sup>95</sup>



#### Stoomovenpan DGG 100 40

Afmetingen: h x b x d = 40 x 375 x 394 mm. Van roestvrij staal met bewerkte oppervlak, wanddikte 0,6 mm. Niet geschikt voor gebruik met de magnetronfunctie.

Artikelnummer: 10170290 € 43,<sup>95</sup>



#### Stoomovenpan DGG 50 40

Inhoud 2 liter (nuttige inhoud: 1,4 liter). Afmetingen: h x b x d = 40 x 375 x 197 mm. Van roestvrij staal met bewerkte oppervlak, wanddikte 0,6 mm. Niet geschikt voor gebruik met de magnetronfunctie.

Artikelnummer: 10168200 € 26,<sup>95</sup>



#### Stoomovenpan DGG 20

Inhoud 2,5 liter (nuttige inhoud 1,8 liter). Afmetingen: hxbxd = 4,0 x 45,0 x 19,0 cm. Geschikt voor alle Miele-stoomovens XL met oven.

Artikelnummer: 8246340 € 32,<sup>95</sup>



#### Stoomovenpan met gaatjes DGGL 20

Inhoud 2,5 liter (nuttige inhoud 1,8 liter). Afmetingen: hxbxd = 4,0 x 45,0 x 19,0 cm. Geschikt voor alle Miele-stoomovens XL met oven.

Artikelnummer: 8285410 € 46,<sup>95</sup>



#### Stoomovenpan met gaatjes DGGL 6 (GNP 1/3-100)

Inhoud 4 liter (nuttige inhoud 2,8 liter). Afmetingen: hxbxd = 10,0 x 32,5 x 17,5 cm. Geschikt voor alle Miele-stoomovens.


Artikelnummer: 8019294 € 44,<sup>95</sup>



#### Stoomovenpan DGG 50 80

Inhoud: 4,1 liter (nuttige inhoud: 3,5 liter). Afmetingen: h x b x d = 80 x 375 x 197 mm. Van roestvrij staal met bewerkte oppervlak, wanddikte 0,6 mm. Niet geschikt voor gebruik met de magnetronfunctie.

Artikelnummer: 10168230 € 35,<sup>95</sup>



#### Stoomovenpan DGGL 100 40

Afmetingen: h x b x d = 40 x 375 x 394 mm. Van roestvrij staal met bewerkte oppervlak, wanddikte 0,6 mm. Geschikt voor de Miele-stoomoven met magnetron. Niet geschikt voor gebruik met de magnetronfunctie.

Artikelnummer: 10170300 € 53,<sup>95</sup>



#### Stoomovenpan met gaatjes DGGL 50 40

Inhoud: 2,0 liter (nuttige inhoud: 1,4 liter). Afmetingen: h x b x d = 40 x 375 x 197 mm. Van roestvrij staal met bewerkte oppervlak, wanddikte 0,6 mm.

Artikelnummer: 10168190 € 40,<sup>95</sup>



#### Stoomovenpan met gaatjes DGGL 1 (GNP 1/3-40)

Inhoud 1,5 liter (nuttige inhoud 0,9 liter). Afmetingen: hxbxd = 4,0 x 32,5 x 17,5 cm. Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Artikelnummer: 5001370 € 37,<sup>95</sup>



#### Stoomovenpan met gaatjes DGGL 10 (GNP 1/3-150)

Inhoud 5,7 liter (nuttige inhoud 4,2 liter). Afmetingen: hxbxd = 15,0 x 32,5 x 17,5 cm. Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Artikelnummer: 8019295 € 54,<sup>95</sup>



#### Stoomovenpan met gaatjes DGGL 5 (GNP 1/3-65)

Inhoud 2,5 liter (nuttige inhoud 2 liter). Afmetingen: h x b x d = 6,5 x 32,5 x 17,5 cm. Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Artikelnummer: 8019293 € 37,<sup>95</sup>



#### Gourmetpan HUB 5001 – M

Maximaal vulgewicht circa 5 kg. Afmetingen (h x b x d): 8,6 x 44,8 x 26,8 cm. Geschikt voor inductiekookplaten met braadzone en PowerFlexkookzone, HiLight-kookplaten, Miele-inbouwovens.

Artikelnummer: 10314270 € 258,<sup>95</sup>



#### Gourmet-Teppanyakiplaat KMTY

Met FixPosition – vier rubber dopjes voor standvastigheid. Optimaal voor kookplaten met PowerFlex en FullSurface-inductie.

Artikelnummer: 11555900 € 299,<sup>00</sup>



#### Grillplaat GGRP

Grillplaat van gegoten aluminium zorgt voor de optimale warmteverdeling en is geschikt voor alle Miele-inductie-kookplaten met PowerFlex-kookzones. Voorzien van anti-aanbaklaag.

Artikelnummer: 10009310 € 214,<sup>00</sup>



#### Bakplaat met gaatjes HBBL 71

Bakplaat in de kleur antraciet van 60 cm breed met gaatjes, voorzien van PerfectClean, voor alle inbouwovens met een binnenruimte van 76 liter.

Artikelnummer: 9520620 € 86,<sup>95</sup>



#### FlexiClip-uitschuifstelsel PyroFit HFC 72

FlexiClip-uitschuifstelsel voor de inbouwovens met een inhoud van 76 liter. Voorzien van PyroFit.

Artikelnummer: 9520670 € 204,<sup>00</sup>



#### Pizzasteen HBS 70

Miele gourmetbak- en -pizzasteen voor resultaten die vergelijkbaar zijn met een traditionele steenoven.

Bestelnummer: 11901190 € 215,<sup>95</sup>



#### Powerdisk

Reinigingsmiddel voor circa 20 afwasbeurten. Geschikt voor vaatwassers met AutoDos.

Artikelnummer: 11093050 € 10,<sup>95</sup>



#### Powerdisk 6-pack

Reinigingsmiddel voor circa 6 x 20 afwasbeurten. Geschikt voor vaatwassers met AutoDos.


Artikelnummer: 11093060 € 59,<sup>95</sup>



#### PowerDisk All in 1 ECO

Milieuvriendelijk reinigingsmiddel voor circa 20 afwasbeurten. Geschikt voor vaatwassers met AutoDos.

Artikelnummer: 11868960 € 10,<sup>95</sup>



#### Powerdisk 6-pack All in 1 ECO

Milieuvriendelijk reinigingsmiddel voor circa 6 x 20 afwasbeurten. Geschikt voor vaatwassers met AutoDos.

Artikelnummer: 11868770 € 59,<sup>95</sup>



#### Snijplank DGSB-2

Geolied beukenhouten snijplank met siliconen antislip. Voorzien van twee inschuifniveaus voor bijvoorbeeld stoomovenpannen of braadpannen.


Artikelnummer: 9120970 € 139,<sup>00</sup>



#### FlexiTray KFT7000

Draaibare glasplaat voor in de koelkast die zowel 180 graden naar voren als naar achteren worden gedraaid.

Artikelnummer: 11775130 € 209,<sup>95</sup>



#### KFR 7000 Flessenrek

Flessenrek voor een veilige, ruimtebesparende opslag van flessen in de koelkast.

Artikelnummer: 11775120 € 67,<sup>95</sup>



#### Ontkalkingsmiddel

Ontkalkingsmiddel van 1 liter voor de drukstoomoven.

Artikelnummer: 10265450 € 32,<sup>95</sup>



#### Ontkalkingstabletten

Set van 6 tabletten voor het ontkalken van de koffieautomaat, drukloze stoomovens (met magnetron) en Combi-stoomovens.

Artikelnummer: 10178330 € 19,<sup>95</sup>



#### Reinigingsmiddel

Voor keramische kookplaten en roestvrij staal. Inhoud 250 ml. Zacht reinigingsmiddel voor het verwijderen van ingebrande randen en hardnekkig vet.

Artikelnummer: 10173120 € 10,<sup>95</sup>



#### Kookplaatkrabber

Handig hulpmiddel om vastgekoekte resten van de kookplaat te verwijderen.

Artikelnummer: 1065471 € 10,<sup>45</sup>



#### All Steel pannen set (1,5 l/2,5 l/4 l/bakpan) KMTS5704-2

Maximaal vulgewicht circa 5 kg. Afmetingen (h x b x d): 8,6 x 44,8 x 26,8 cm. Geschikt voor inductiekookplaten met braadzone en PowerFlexkookzone.

Artikelnummer: 10314270 € 379,<sup>95</sup>



#### Ovenreiniger

Inhoud 500 ml. Reinigingsmiddel voor de binnenruimte van de inbouwovens, magnetrons en voor geëmailleerde kookplaten.

Artikelnummer: 10162230 € 11,<sup>95</sup>



#### Combi-stoomoven reiniger DGClean

Inhoud 250 ml. Ultrasterk reinigingsmiddel voor de binnenruimte van de Combi-stoomovens. Veilig voor levensmiddelen.

Artikelnummer: 10172710 € 19,<sup>95</sup>



#### AutoClean

Automatische reinigen cartridge voor het automatisch reinigen van de koffiemachine CVA 7840 en CVA 7845.

Artikelnummer: 10971120 € 64,<sup>95</sup>



#### AutoDescale

Ontkalkingscartridge voor het automatisch ontkalken van de koffiemachine CVA 7840 en CVA 7845.

Artikelnummer: 10224080 € 64,<sup>95</sup>

# MIELE ONDERHOUDSMIDDELEN

# Designoplossingen



## ESWKL 60

ESWKL60 zorgt ervoor dat de opening tussen een 45 cm apparaat en een serviesverwarmer zwart kleurt in plaats van roestvrijstaal

Artikelnummer: 11179710

€ 53,<sup>95</sup>








## ENB 1060

ENB 1060 zorgt voor een minimale tussenruimte tussen twee zichtapparaten met een nis van 45 cm of een nis van 60 cm. Om een perfecte combinatie te krijgen van twee apparaten met nis 45 cm en één KWT 6422IG (wijnklimaatkast) is dit accessoire noodzakelijk.

Artikelnummer: 10810730

€ 84,<sup>95</sup>



## HKL 60

HKL60 zorgt ervoor dat het vooraanzicht van de kastplanken hetzelfde kleur als het apparaat voor een nis van 45 cm of een nis van 60 cm.

Artikelnummer: 7114780

HKL60 Cleansteel

€ 43,<sup>95</sup>

Artikelnummer: 5165170


HKL60 Obsidiaanzwart

€ 43,<sup>95</sup>

Artikelnummer: 10410570

HKL60 Grafietgrijs


€ 53,<sup>95</sup>




# INBOUWMAATSCHETSEN

STOOMOVENS,  
DRUKSTOOMOVENS,  
COMBI-STOOMOVENS  
EN STOOMOVENS MET  
MAGNETRON


DG 2840, DG 7240, DG 7440,  
DGM 7440, DGM 7640, DGM 7645,  
DGM 7840, DGM 7845




DGM 7645, DGM 7845




DGC 7440, DGC 7440 X, DGC 7640,  
DGC 7645, DGC 7840, DGC 7840 X,  
DGC 7845, DGC 7845 X




DGC 7645, DGC 7845, DGC 7845 X




DGC 7460, DGC 7460 X, DGC 7660,  
DGC 7665, DGC 7880, DGC 7880 X,  
DGC 7885, DGC 7885 X




DGD 7035, DGD 7635




DGD 7035, DGD 7635 (incl. AB 45-7)




DGD 7035, DGD 7635




DGC 7460, DGC 7460 X, DGC 7660,  
DGC 7665, DGC 7880, DGC 7880 X,  
DGC 7885, DGC 7885 X




DGC 7460, DGC 7460 X, DGC 7660,  
DGC 7665, DGC 7880, DGC 7880 X,  
DGC 7885, DGC 7885 X




DGC 7665, DGC 7885, DGC 7885 X




DGD 7035, DGD 7635



DGC 7440, DGC 7440 X, DGC 7640,  
DGC 7645, DGC 7840, DGC 7840 X,  
DGC 7845, DGC 7845 X




DGC 7440, DGC 7440 X, DGC 7640,  
DGC 7645, DGC 7840, DGC 7840 X,  
DGC 7845, DGC 7845 X




DIALOG  
OVEN


DO 7860



DO 7860




DO 7860




OVENS

H 2860 B(P), H 7260 B(P), H 7264 B(P),  
H 7464 BP, H 7464 BP X, H 7660 BP,  
H 7860 BP, H 7860 BP X




H 2890 B, H 7890 BP




OVEN MET MAGNETRONS


H 7240 BM, H 7440 BM,  
H 7440 BM X, H 7640 BM,  
H 7840 BM, H 7840 BM X




H 2860 B(P), H 7260 B(P), H 7264 B(P),  
H 7464 BP, H 7464 BP X, H 7660 BP,  
H 7860 BP, H 7860 BP X




H 7244 B, H 7440 B, H 7440 BP X,  
H 7840 BP, H 7840 BP X




H 7244 B, H 7440 B, H 7440 BP X,  
H 7840 BP, H 7840 BP X



H 7240 BM, H 7440 BM,  
H 7440 BM X, H 7640 BM,  
H 7840 BM, H 7840 BM X




H 7240 BM, H 7440 BM,  
H 7440 BM X, H 7640 BM,  
H 7840 BM, H 7840 BM X




MAGNETRONS


H 7244 B, H 7440 B, H 7440 BP X,  
H 7840 BP, H 7840 BP X




H 2890 B, H 7890 BP




H 2890 B, H 7890 BP




M 7240, M 7244



M 7240, M 7244




M 7240, M 7244




KOFFIEMACHINES

CVA 7440, CVA 7445, CVA 7840,  
CVA 7845




GOURMET-WARMHOUDLADES/  
VACUMEERLADES


ESW 7030




ESW 7030




ESW 7030




ESW 7010, EVS 7010



ESW 7010, EVS 7010




ESW 7010, EVS 7010




INDUCTIEKOOKPLATEN


KM 7262 FR




KM 7464 FR




ESW 7020




ESW 7030




ESW 7010, EVS 7010




KM 7564 FL (volledig geïntegreerd)




KM 7564 FL (opliggend)




KM 7474 FR




KM 7474 FL (volledig geïntegreerd)




KM 7474 FL (opliggend)




KM 7574 FL (opliggend)




KM 7679 FR TempControl (opliggend)




KM 7594 FL (opliggend)




KM 7594 FL (volledig geïntegreerd)




KM 7574 FL (volledig geïntegreerd)




KM 7575 FR




KM 7575 FL (volledig geïntegreerd)




KM 7699 FR TempControl




KM 7879 FL (volledig geïntegreerd)




KM 7879 FL (opliggend)




KM 7575 FL (opliggend)




KM 7684 FL (volledig geïntegreerd)




KM 7684 FL (opliggend)




KM 7678 FL (volledig geïntegreerd)



KM 7678 FL FullSurface (opliggend)




KM 7629 FX TempControl







KM 7697 FL, KM 7897 FL FullSurface  
(volledig geïntegreerd)




KM 7697 FL, KM 7897 FL FullSurface  
(opliggend)




KM 7999 FL FlexControl  
(volledig geïntegreerd)




KM 2356-1 G



KM2357-1 G




KM 2357-1 G




GASKOOKPLATEN

KM 3014 G




KM 3034-1 G




INDUCTIEKOOKPLATEN  
MET WERKBLADAFZUIGING


KMDA 7634 FR, KMDA 7476 FR




KMDA 7634 FR, KMDA 7476 FR




KM 3054-1 G




KM 2014 G




KM 2334 G




KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL  
(opliggend)




KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL  
(opliggend)



KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL  
(volledig geïntegreerd)




KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL  
(volledig geïntegreerd)




SMARTLINE-KOOKELEMENTEN


CSDA 7001 FL




KM 7667 FL (opliggend)




SmartLine-elementen (opliggend)




SmartLine-elementen (opliggend)




CS 7101-1 FL



CS 7102-1 FL




CS 7612 FL




SmartLine-elementen (opliggend)

	SmartLine CS 7XXX FL	SmartLine CSDA 7000 FL	B
	1 x 378	1 x 120	480 +1
	1 x 620	2 x 120	844 +1
	2 x 378	1 x 120	860 +1
	1 x 378 1 x 620	2 x 120	1224 +1
	2 x 378 1 x 620	2 x 120	1604 +1
	3 x 378	2 x 120	1362 +1
	4 x 378	2 x 120	1742 +1
	1 x 378	--	358 +1
	2 x 378	--	738 +1
	1 x 378 1 x 620	--	980 +1
	3 x 378	--	1118 +1
	2 x 378 1 x 620	--	1360 +1
	4 x 378	--	1498 +1


SmartLine-elementen (volledig geïntegreerd)




SmartLine-elementen (volledig geïntegreerd)




CS 7611 FL, CS 7641 FL



CS 7632 FL



KM 7667 FL volledig geïntegreerd






















SmartLine-elementen (volledig geïntegreerd)

	SmartLine CS 7XXX FL	SmartLine CSDA 7000 FL	A	B
	1 x 378	1 x 120	504 +1	480 +1
	1 x 620	2 x 120	868 +1	844 +1
	2 x 378	1 x 120	884 +1	860 +1
	1 x 378 1 x 620	2 x 120	1248 +1	1224 +1
	2 x 378 1 x 620	2 x 120	1628 +1	1604 +1
	3 x 378	2 x 120	1386 +1	1362 +1
	4 x 378	2 x 120	1766 +1	1742 +1
	1 x 378	--	382 +1	358 +1
	2 x 378	--	762 +1	738 +1
	1 x 378 1 x 620	--	1004 +1	980 +1
	3 x 378	--	1142 +1	1118 +1
	2 x 378 1 x 620	--	1384 +1	1360 +1
	4 x 378	--	1522 +1	1498 +1


AFZUIGKAPPEN

PUR 98 D







DA 6498 W




DA 6698 W




DA 6999 W Pearl




DA 2578




DA 2390




DA 2698




DA 7198 W




DA 9298 W




DA 3466




DA 2628




DAS 4620




DAS 4920




DA 3496




DA 3698




DA 2558




DAS 4930



DAS 4940




DAS 8930




VAATWASSERS


G 5265 Vi XXL, G 5265 SC Vi XXL,  
G 7255 SC Vi XXL, G 7465 SC Vi XXL,  
G 7665 SC Vi XXL,  
G 7695 SC Vi XXL K20,  
G 7975 SC Vi XXL K20




G 5050 SC Vi, G 5260 Vi,  
G 5260 SC Vi, G 7250 SC Vi,  
G 7460 SC Vi, G 7660 SC Vi,  
G 7690 SC Vi K20




K 7113 D, K 7113 F, K 7114 E




K 7233 E, K 7234 E



K 7233 E, K 7234 E




G 5890 SC Vi




KOELLEN EN VRIEZEN


K 31222 Ui




K 7233 E, K 7234 E




K 7313 D, K 7314 E




K 7313 D, K 7314 E




K 31252 Ui




K 7113 D, K 7113 F, K 7114 E




K 7113 D, K 7113 F, K 7114 E




K 7313 D, K 7314 E




K 7343 D




K 7343 D




K 7343 D




K 7443 D, K 7444 D




K 7443 D, K 7444 D




KFN 7733 F




KFN 7733 F




KFN 7733 F




K 7443 D, K 7444 D




K 7733 E, K 7732 E, K 7743 E, K 7744 E, K 7763 E, K 7773 D, K 7774 D




K 7733 E, K 7732 E, K 7743 E, K 7744 E, K 7763 E, K 7773 D, K 7774 D




KFN 7734F, KFN 7744 E, KFN 7764 D, KFN 7774 D, KFN 7785 D




KFN 7734F, KFN 7744 E, KFN 7764 D, KFN 7774 D, KFN 7785 D




KFN 7734F, KFN 7744 E, KFN 7764 D, KFN 7774 D, KFN 7785 D




K 7733 E, K 7732 E, K 7743 E, K 7744 E, K 7763 E, K 7773 D, K 7774 D




KD 7724 E, KDN 7724 E




KD 7724 E, KDN 7724 E




KF 7772 B




KF 7772 B




KF 7772 B




KFN 7795 D




KFN 7795 D




KFN 7795 D




FNS 7470 D




FNS 7470 D




FNS 7470 D




FNS 7040 E




FNS 7040 E




FNS 7040 E




FNS 7770 E




FNS 7770 E




FNS 7770 E




FNS 7140 E




FNS 7140 E




FNS 7140 E




FNS 7794 E




FNS 7794 E




FNS 7794 E




KF 7772 B



KFN 7795 D




KFN 7795 D




WIJNKLIMAATKASTEN


KWT 7112 iG




KWT 6321 UG




KFN 7795 D




F 31202 Ui




F 32202 i, FN 32402 i




KWT 6322 UG




KWT 6322 UG




KWT 6422 i




FN 30402 i




FNS 35402 i




FNS 37405 i




KWT 6422 iG



KWT 6722 iS




KWT 6422 iG






KWT 6722 iGS




MASTERCOOL


K 2802 Vi




KF 2982 Vi




KF 2982 Vi




KF 2982 Vi




K 2802 Vi




K 2902 Vi




K 2902 Vi




F 2412 Vi




F 2412 Vi




F 2672 Vi




KF 2902 Vi




KF 2902 Vi




KF 2902 Vi




F 2672 Vi




F 2812 Vi



F 2812 Vi



KWT 2672 VIS



KWT 2672 VIS

