

PRIS- & PRODUKTOVERSIKT
KJØKKENPARTNER

Høst & Vinter 2021



SHOWROOM

Miele Experience Center er mer enn bare et showroom. Her kan du oppleve høy kvalitet, design og moderne teknologi som gir inspirasjon og ideer, når du skal innrede hjemmet ditt. Her kan du ikke bare se et bredt utvalg av Miele's husholdningsprodukter, men også produkter for profesjonell bruk.

Vi tilbyr mange spennende arrangementer og opplevelser. Her kan du delta på alt fra enkle basiskurs til inspirerende gourmetkurs med kjente kokkenavn, som f.eks. Trond Moi og Geir Magnus Svae.

Våre kompetente rådgivere hjelper deg med råd, tips og kjøpsveiledning når du planlegger nytt kjøkken, og byr samtidig på en god kopp kaffe fra Miele's fantastiske kaffemaskiner.

Les mer på www.miele.no eller meld deg på Miele's Nyhetsbrev, og hold deg orientert.



Miele Experience Center.

Du kan også bestille tid for en personlig produktgjennomgang på **info@miele.no**. Send oss ditt ønske, så vil vi kontakte deg. Du kan også bestille tid på telefon.



Rådgivning av Miele produkter digitalt.

Vi tilbyr digital rådgiving via videosamtale i vår Experience Center. I en videosamtale kan vi svare på dine spørsmål og vise deg hvordan produktene fungerer. Programvarene vi benytter er FaceTime eller WhatsApp

Hos Miele handler du trygt og kontantfritt.

MIELE EXPERIENCE CENTER

NESBRU
Nesbruveien 71
1394 Nesbru

Åpningstider

Hverdager: 9:00 - 17:00
Lørdag: 10:00 - 16:00


MIELE. IMMER BESSER.

MATLAGING

Eksklusivt design	4
Stekeovner	6
Dampovner, Kombidampovner & Dampovner med mikro	12
Mikrobølge- & Kompaktovner med mikro	20
Kaffemaskiner	24
Gourmet-Varme- & Vakuumeringsskuffer	30
Platetopper	34
Ventilatorer	48
Kjøle-, Fryse & Kombiskap for innbygging	84
Mastercool	90
Frittstående Kjøleskap & Frysenskap	94
Frittstående kombiskap	98
Vinskap	80
Tilbehør	136
Miele Professional Produkter	186

RENGJØRING

Vaskemaskiner	104
Vask/Tørk-kombinasjoner	110
Tørketromler	114
Strykemaskiner & FashionMaster	120
Oppvaskmaskiner	64
Gulvstøvsugere	124
Poseløse støvsugere	128
Robotstøvsugere	132
Håndholdte støvsugere	134



FINN INNBYGGINGSKISSER PÅ MIELE.NO
ELLER RING TIL VÅRT KUNDESENTER
PÅ TELEFON 67 17 31 00



MIELE I 4 LEKRE FARGER

Med Miele kjøkkenprodukter kan du gå hele veien. PureLine- og VitroLine-designet gir deg alle muligheter for å skape en smakfull kjøkkeninnredning og gjennomføre en fullstendig individuell og personlig innredning med kjøkkenprodukter, som matcher din stil og fargepreferanse. På miele.no kan du se fargevariantene for hvert produkt.

GRAFITTGRÅ


Grafitgrå er trendy og gir kjøkkenet ditt et eksklusivt utseende. Den moteriktige nyansen er mørk og kjølig. Utstråler eleganse, fjerner hardheten fra de rette linjene og gir et rent og diskret design.



CLEANSTEEL


CleanSteel har et rått og enkelt uttrykk, som passer i de fleste kjøkken, uansett om stilen er industriell eller varm og klassisk. CleanSteel kan dessuten også fås i Miele ContourLine-design, som passer godt til et kjøkken med fyllingsdører





Med kjøkkenprodukter i fargen Brilliant hvit kan du skape et gjennomført lyst og blidt lys i et hvitt kjøkken. Velg eventuelt et alternativt håndtak i Brilliant hvit, eller et av de andre mange forskjellige håndtakene

BRILLANTHVIT



Obsidiansort er elegant og stilrent, både sammen med sorte elementer og andre farger og materialer. Velg eventuelt et alternativt håndtak i Obsidiansort, eller et av de andre mange forskjellige håndtakene.

OBSIDIANSORT

STEKEOVNER

MOTIONREACT

Samarbeid med ovnen ved hjelp av bevegelser. Bevegelsessensoren på fronten av ovnen registrerer når du nærmer deg ovnen, og avhengig av valgte innstillinger tennes displayet, ovnsrommet lyses opp eller alarmen stoppes.



GARANTI FOR SUKSESS

Du trenger ikke lenger lete etter eller huske forskjellige oppskrifter. **Automatikkprogrammene**, som er utviklet av profesjonelle kokker, gjør Miele-ovnen til kulinarisk ekspert. Velg et automatikkprogram, og tast f.eks. inn vekten på maten eller tilpass bruningsgraden. Ovnen beregner automatisk tilberedningsprosessen og tiden. Sett maten i ovnen, overlat tilberedningstrygt til Miele, og ta den ut når den er ferdig. Med **Egne programmer** kan du enkelt lage automatikkprogrammer selv, som er tilpasset dine ønsker

TASTECONTROL

Er maten ferdig, men du er opptatt med noe annet? Du behøver ikke skynde deg ut på kjøkkenet for å ta maten ut av ovnen.

Med ***TasteControl** åpnes ovnsdøren automatisk litt etter at tilberedningsprosessen er ferdig, og ventilasjonen, startes, så ovnrommet hurtigt kjøles ned (100 gr. /5 min)

***Varmholdning** – ønsker du at holde maten varm ved en bestemt temperatur, stiller du inn ovnen, som sørger for perfekt resultat, uansett når du har tid til å ta maten ut av ovnen, uansett når det passer deg å spise..

*FOODVIEW

Se inn i ovnsrommet via **Miele@home**-appen og følg med på tilberedningen fra hagen, treningssenteret, jobben, eller hvor du måtte befinne deg.

Hvert minutt tar **HD-kameraet** i ovnsrommet et bilde av maten din. I appen kan du se bildet og på bakgrunn av dette enkelt tilpasse innstillingene på ovnen, for perfekte resultater.

STEKEOVNER

miele.no – les mer om Miele's stekeovner



H 2265-1 B

76 l ovnsrom, 30-250 °C,
halogen-Spot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11129690
Pris: 10.199,-



H 2265-1 BP

76 l ovnsrom, 30-250 °C,
halogen-Spot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11129700
Pris: 14.899,-

Betjening	EasyControl	Funksjoner	8
Rengjoring	PerfectClean CleanGlass-dor	Spesial- programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop- programmering	Sikkerhet	Kjølig front
		Nettverk	–
		Tilbehør	–

Betjening	EasyControl	Funksjoner	7
Rengjoring	Pyrolyse CleanGlass-dor	Spesial- programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop- programmering	Sikkerhet	Kjølig front
		Nettverk	–
		Tilbehør	–



H 2267-1 B

76 l ovnsrom, 30-250 °C,
halogen-Spot
M.-nr. 11129710
Pris: 11.799,-



H 2267-1 BP

76 l ovnsrom, 30-250 °C,
halogen-Spot
M.-nr. 11129720
Pris: 16.499,-



Betjening	EasyControl	Funksjoner	8
Rengjoring	PerfectClean, CleanGlass-dor	Spesial- programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop- programmering	Sikkerhet	Kjølig front
		Nettverk	–
		Tilbehør	FlexiClip-uttrekk

Betjening	EasyControl	Funksjoner	7
Rengjoring	Pyrolyse CleanGlass-dor	Spesial- programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop- programmering	Sikkerhet	Kjølig front
		Nettverk	–
		Tilbehør	FlexiClip-uttrekk



H 2860 B

76 l ovnsrom, 30-250 °C,
halogen-Spot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11129770
Pris: 13.399,-
M.-nr. Brillanthvit 11129750
Pris: 14.899,-
M.-nr. Grafitgrå 11129760
Pris: 14.899,-




H 2860 BP

76 l ovnsrom, 30-250 °C,
halogen-Spot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11129810
Pris: 18.099,-
M.-nr. Brillanthvit 11129780
Pris: 19.599,-
M.-nr. Obsidiansort 11129790
Pris: 19.599,-
M.-nr. Grafitgrå 11129800
Pris: 19.599,-




Betjening	EasyControl	Funksjoner	7
Rengjoring	PerfectClean CleanGlass-dor	Spesial- programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop- programmering	Sikkerhet	Kjølig front
		Nettverk	–
		Tilbehør	FlexiClip-uttrekk

Betjening	EasyControl	Funksjoner	7
Rengjoring	Pyrolyse, CleanGlass-dor	Spesial- programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop- programmering	Sikkerhet	Kjølig front
		Nettverk	–
		Tilbehør	FlexiClip-uttrekk

**H 7260 BP**


76 l ovnsrom, 30-300 °C,
1 halogen-Spot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 11130080
Pris: 20.399,-

**H 7262 BP**

76 l ovnsrom, 30-300 °C,
1 halogen-spot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11587990
Pris: 21.999,-
M.-nr. Obsidiansort 11587970
Pris: 23.599,-
M.-nr. Grafitgrå 11587980
Pris: 23.599,-

Betjening	DirectSensor S	Funksjoner	10
Rengjøring	Pyrolyse, Perfect-Clean-sideriller, CleanGlass-dør	Spesial-programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop-programmering, Automatikk-programmer	Sikkerhet	Kjølig front
		Nettverk	–
		Tilbehør	FlexiClip-uttrekk

Betjening	DirectSensor S	Funksjoner	10
Rengjøring	Pyrolyse, Perfect-Clean-sideriller, CleanGlass-dør	Spesial-programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop-programmering, Automatikk-programmer, Multilingua	Sikkerhet	Kjølig front
		Nettverk	–
		Tilbehør	Steketermometer, FlexiClip-uttrekk

**H 7264 BP**

76 l ovnsrom, 30-300 °C,
1 halogen-spot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11130120
Pris: 25.899,-
M.-nr. Brillanthvit 11130090
Pris: 27.499,-
M.-nr. Obsidiansort 11130100
Pris: 27.499,-
M.-nr. Grafitgrå 11130110
Pris: 27.499,-

**H 7460 BP**

76 l ovnsrom, 30-250 °C,
LED-Spot, SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11130170
Pris: 30.599,-
M.-nr. Brillanthvit 11130140
Pris: 32.199,-
M.-nr. Grafitgrå 11130160
Pris: 32.199,-
M.-nr. Obsidiansort 11130150
Pris: 32.199,-

Betjening	DirectSensor S	Funksjoner	12
Rengjøring	Pyrolyse, Perfect-Clean-sideriller, CleanGlass-dør	Spesial-programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop-programmering, Automatikk-programmer, KlimaPluss	Sikkerhet	Kjølig front
		Nettverk	Miele@home
		Tilbehør	FlexiClip-uttrekk

Betjening	DirectSensor	Funksjoner	16
Rengjøring	Pyrolyse, PyroFit CleanGlass-dør	Spesial-programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop-programmering, Automatikk-programmer, KlimaPluss, TasteControl, Crisp	Sikkerhet	Kjølig front
		Nettverk	Miele@home
		Tilbehør	FlexiClip-uttrekk PyroFit

**H 7464 BP**

76 l ovnsrom, 30-300 °C,
LED-spot, SoftOpen/SoftClose,
Utnyttelse av restvarme
M.-nr. CleanSteel 11130210
Pris: 32.199,-
M.-nr. Brillanthvit 11130180
Pris: 33.799,-
M.-nr. Obsidiansort 11130190
Pris: 33.799,-
M.-nr. Grafitgrå 11130200
Pris: 33.799,-

**H 7464 BPX**

ArtLine design, uten håndtak
76 l ovnsrom,
30-300 °C, LED-spot,
Utnyttelse av restvarme
M.-nr. Brillanthvit 11130220
Pris: 33.799,-
M.-nr. Obsidiansort 11130230
Pris: 37.999,-
M.-nr. Grafitgrå 11130240
Pris: 37.999,-

TILJENGELIG KUN FOR KJØKKEN PREMIUM PARTNER

Betjening	DirectSensor	Funksjoner	16
Rengjøring	Pyrolyse, PyroFit, CleanGlass-dør	Spesial-programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop-programmering, Automatikk-programmer, KlimaPluss, TasteControl, Crisp	Sikkerhet	Betjeningslås, Kjølig front
		Nettverk	Miele@home
		Tilbehør	Steketermometer, FlexiClip-uttrekk PyroFit

Betjening	Touch2Open	Funksjoner	16
Rengjøring	Pyrolyse, PyroFit, CleanGlass-dør	Spesial-programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop-programmering, Automatikk-programmer, KlimaPluss, TasteControl, Crisp	Sikkerhet	Betjeningslås, Kjølig front
		Nettverk	Miele@home
		Tilbehør+	Steketermometer, FlexiClip-uttrekk PyroFit

STEKEOVNER

miele.no – les mer om Miele's stekeovner



H 7660 BP

76 l ovnsrom, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/Soft-Close, Utnyttelse av restvarme
M.-nr. CleanSteel 11130280

Pris: 39.299,-

M.-nr. Brillanthvit 11130250


M.-nr. Obsidiansort 11130260

Pris: 40.799,-

M.-nr. Grafittgrå 11130270

Pris: 40.799,-

Betjening	M Touch S	Funksjoner	20
Rengjøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, opptining, m.m.
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop-programmering, Automatikk-programmer, KlimaPluss, TasteControl, Langtidssteking, Crisp, MotionReact	Sikkerhet	Betjeningslås, Kjølig front
		Nettverk	Miele@home
		Tilbehør+	Steketermometer, FlexiClip-uttrekk PyroFit



H 7860 BP

76 l ovnsrom, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/Soft-Close, Utnyttelse av restvarme
M.-nr. CleanSteel 11130360

Pris: 51.799,-

M.-nr. Brillanthvit 11130320

Pris: 53.399,-


M.-nr. Obsidiansort 11130330

Pris: 53.999,-

M.-nr. Grafittgrå 11130340

Pris: 53.999,-

Betjening	M Touch	Funksjoner	20
Rengjøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, opptining, m.m.
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop-programmering, Automatikk-programmer, KlimaPluss, TasteControl, Langtidssteking, Crisp, MotionReact	Sikkerhet	Betjeningslås, Kjølig front
		Nettverk	Miele@home, FoodView
		Tilbehør	Trådløst steketermometer, FlexiClip-uttrekk PyroFit



H 7860 BPX

ArtLine design, uten håndtak

76 l ovnsrom, 30-300 °C, BrilliantLight,

Utnyttelse av restvarme

M.-nr. Brillanthvit 11130370

Pris: 53.399,-

M.-nr. Obsidiansort 11130380

Pris: 53.399,-

M.-nr. Grafittgrå 11130390

Pris: 53.399,-

TILGJENGELIG KUN FOR KJØKKEN PREMIUM PARTNER

Betjening	M Touch Touch2Open	Funksjoner	20
Rengjøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, opptining, m.m.
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop-programmering, Automatikk-programmer, KlimaPluss, TasteControl, Langtidssteking, Crisp, MotionReact	Sikkerhet	Betjeningslås, Kjølig front
		Nettverk	Miele@home, FoodView
		Tilbehør	Trådløst steketermometer, FlexiClip-uttrekk PyroFit



H 7890 BP

848 mm bred, 90 l ovnsrom,

30-300 °C, BrilliantLight,

SoftOpen/SoftClose,

Utnyttelse av restvarme

M.-nr. 11130060

Pris: 102.799,-

Betjening	M Touch (skråstilt)	Funksjoner	20
Rengjøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, opptining, m.m.
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop-programmering, Automatikk-programmer, KlimaPluss, TasteControl, Langtidssteking, Crisp, MotionReact	Sikkerhet	Betjeningslås, Kjølig front
		Nettverk	Miele@home, FoodView
		Tilbehør	Trådløst steketermometer, FlexiClip-uttrekk PyroFit



KOMPAKTOVNER




Klima plus


FlexiClip


Steketermometer


TasteControl


DirectSensor


Kamera


Pyrolyse & PyroFit

H 7440 BPX

ArtLine design, uten håndtak,
49 l ovnsrom,
LED-Spot,
M.-nr. Brillanthvit 11130440 
Pris: 32.199,-
M.-nr. Obsidiansort 11130450 
Pris: 32.199,-
M.-nr. Grafitgrå 11130460 
Pris: 32.199,-




Klima plus


FlexiClip


Steketermometer


TasteControl


DirectSensor


Kamera


Pyrolyse & PyroFit

H 7840 BPX

ArtLine design, uten håndtak,
49 l ovnsrom,
BrilliantLight,
M.-nr. Brillanthvit 11130290 
Pris: 53.399,-
M.-nr. Obsidiansort 11130300 
Pris: 53.399,-
M.-nr. Grafitgrå 11130310 
Pris: 53.399,-

TILGJENGELIG KUN FOR KJØKKEN PREMIUM PARTNER

Betjening	DirectSensor, Touch2Open	Funksjoner	16
Rengjøring	Pyrolyse, PyroFit, CleanGlass-dør	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, opptining, m.m.
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop-programmering, Automatikk-programmer, KlimaPluss, TasteControl, Langtidssteking, Crisp.	Sikkerhet	Betjeningslås, Kjølig front
		Nettverk	Miele@home
		Tilbehør+	FlexiClip-uttrekk PyroFit

TILGJENGELIG KUN FOR KJØKKEN PREMIUM PARTNER

Betjening	M Touch Touch2Open	Funksjoner	20
Rengjøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Spesial-programmer	Heving av deig, opptining, m.m.
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop-programmering, Automatikk-programmer, KlimaPluss, TasteControl, Langtidssteking, Crisp, MotionReact	Sikkerhet	Betjeningslås, Kjølig front
		Nettverk	Miele@home, FoodView
		Tilbehør+	Trådløst steketermometer, FlexiClip-uttrekk PyroFit



DAMPOVNER, KOMBIDAMP OVNER OG DAMPOVNER MED MIKROBØLGE

EKSTRAORDINÆRE OG SUNNE MATOPPLEVELSER

Med tilberedning med damp får du sunne, møre og saftige resultater. Du bevarer langt flere vitaminer og mineraler samt råvarenes farger og smak.

*Med sous-vide tilberedes vakuumpakket mat ved konstante, lave temperaturer. Resultatet er smaksrik og perfekt tilberedt mat. Miele kombidampovner er spesielt godt egnet til sous-vide, da *DualSteam sikrer en hurtig og jevn dampfordeling i hele ovnrommet – selv ved lave temperaturer. Det gir presisjon, full kontroll over tilberedningsprosessen og perfekte resultater.*

MIELE@HOME

Få oversikt over alle dine tilkoblede produkter i Miele@mobile-appen, og følg med på valgte programmer og resterende tid.

Tilpass temperaturen eller bruk timer-funksjonen via appen.

3-I-1 PRODUKT

Med **kombidampovn** (DGC) eller en **dampovn med mikrobølge** (DGM) får du tre ovner i én. En dampovn, en vanlig stekeovn eller en mikrobølgeovn, og en kombinert tilberedning med damp og en annen oppvarmningsform samtidig. Tilbered f.eks. mat med damp og mikrobølge på én gang, og utnytt fordelene ved skånsom og likevel hurtig tilberedning.

ENESTÅENDE BRUKERKOMFORT

Bevegelsessensoren på ovnsfronten registrerer når du nærmer deg ovnen, og avhengig av valgte innstillinger tennes displayet, lyset i ovnsrommet slår seg på eller alarmen stoppes. For enda enklere betjening av ovnen din.

Har du hendene fulle og vil betjene ovnen raskt og enkelt, eller se inn i ovnsrommet, så er MotionReact det riktige for deg.

Lekre retter på null tid: **Mix & Match** gir deg inspirasjon og mulighet til å tilberede forskjellige matvarer på en tallerken eller en stekeplate samtidig. Sett alt i ovnen på én gang og nyt en deilig middag etter ca. 30 min. Perfekt i hverdagen.

GARANTI FOR SUKSESS

Slutt på å finne og huske forskjellige oppskrifter. **Automatikprogrammene**, som er utviklet av profesjonelle kokker, gjør Miele-ovnen til kulinarisk ekspert. Velg et automatikkprogram, og legg f.eks. inn vekten på maten eller tilpass bruningsgraden. Ovnen beregner automatisk tilberedningsprosessen og -tiden. Sett maten i ovnen, overlat tilberedningen trygt til Miele, og ta ut maten når den er ferdig tilberedt. Med **Egne programmer** kan du enkelt lage automatikkprogrammer selv, som er tilpasset dine ønsker.

ENKEL RENGJØRING

Opplev flotte, blanke stålfronter med Miele CleanSteel. Alle Miele ovner i stål har CleanSteel, som gjør overflaten betydelig mindre mottagelig for fingeravtrykk. Med **PerfectClean**-overflaten blir rengjøringen enda enklere, og du kan til og med spare bakepapiret til f.eks. stekebrettet. Fastbrente matrester fjernes enkelt oppvaskbørste og oppvaskmiddel. PerfectClean-emaljen er ytterst slitesterk. Du kan til og med skjære brød eller pizza direkte på stekebrettet, uten å lage riper.

Alle Miele ovner har CleanGlass-ovnsdør, dvs. en helt glatt overflate innvendig, som er utrolig lett å rengjøre. Alle Miele dampovner har en rekke rengjøringsprogrammer f.eks. til **automatisk avkalkning**.

DAMPOVNER

miele.no – les mer om Miele's dampovner









DG 2840

40-100 °C, 40 liter
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 11137810
Pris: 15.699,-









DG 7240

40-100 °C, 40 liter
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 11137870
Pris: 19.599,-

Betjening	EasySensor	Spesial-programmer	–
Funksjoner	5	Sikkerhet	–
Ekstra komfort	Automatikk-programmer, Tilberedning av meny, Varmholding	Nettverk	–

Betjening	DirectSensor S	Spesial-programmer	Hevning av gjærdeig, opptining, sjokoladesmelting m.m.
Funksjoner	6	Sikkerhet	Betjeningslås
Ekstra komfort	Automatikk-programmer, Tilberedning av meny, Varmholding	Nettverk	Miele@home










DG 7440

40-100 °C, 2 LED-spotter, 40 liter
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 1113790
Pris: 25.899,-
M.-nr. Brillanthvit 11137880 
Pris: 27.499,-
M.-nr. Obsidiansort 11137890 
Pris: 27.499,-
M.-nr. Grafitgrå 11137900 
Pris: 27.499,-

Betjening	DirectSensor	Spesial-programmer	Hevning av gjærdeig, opptining, sjokoladesmelting m.m.
Funksjoner	8	Sikkerhet	Betjeningslås
Ekstra komfort	Automatikk-programmer, Tilberedning av meny, Varmholding, Sous-vide	Nettverk	Miele@home

Ved kjøp av Miele dampovn medfølger:

- Verdikupong til kokebøkene
“Baking Steking Dampkoking” og
“Sous-vide”



**DGC 7440**

45 nisje, 48 liter
M.-nr. Cleansteel 11138470

Pris: 38.499,-

M.-nr. Brilliantvit 11138440

Pris: 39.999,-

M.-nr. Obsidiansort 11138450

Pris: 39.999,-

M.-nr. Grafitgrå 11138460

Pris: 39.999,-

Betjening	DirectSensor	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	–	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikk-programmer, Crisp, Varmholding, Mix&Match, Brilliantlight	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Nettverk	Miele@home
		Tilbehør	–

**DGC 7440 X**

ArtLine design, uten håndtak,
45 nisje, 48 liter

M.-nr. Brilliantvit 11138480

Pris: 39.999,-

M.-nr. Obsidiansort 11138490

Pris: 39.999,-

M.-nr. Grafitgrå 11138500

Pris: 39.999,-

TILGJENGELIG KUN FOR KJØKKEN PREMIUM PARTNER

Betjening	DirectSensor	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	–	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikk-programmer, Crisp, Varmholding, Mix&Match, Brilliantlight	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Nettverk	Miele@home
		Tilbehør	–

**DGC 7640**

45 nisje, 48 liter
M.-nr. Cleansteel 11138870

Pris: 49.499,-

M.-nr. Brilliantvit 11138840

Pris: 50.999,-

M.-nr. Obsidiansort 11138850

Pris: 50.999,-

M.-nr. Grafitgrå 11138860

Pris: 50.999,-

Betjening	M Touch S	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	–	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikk-programmer, Crisp, Varmholding, Mix&Match, Auto. tilberedning av meny, MotionReact Brilliantlight	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Nettverk	Miele@home
		Tilbehør	Steketermometer

**DGC 7840**

45 nisje, 48 liter
M.-nr. Cleansteel 11138950

Pris: 57.299,-

M.-nr. Brilliantvit 11138920

Pris: 58.899,-

M.-nr. Obsidiansort 11138930

Pris: 58.899,-

M.-nr. Grafitgrå 11138940

Pris: 58.899,-

Betjening	M Touch	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	–	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikk-programmer, Crisp, Varmholding, Mix&Match, Auto. tilberedning av meny, MotionReact Brilliantlight	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Nettverk	Miele@home
		Tilbehør	Trådløst steketermometer, FlexiClip-uttrekk, PerfectClean

**DGC 7840 X**

ArtLine design, uten håndtak,

45 nisje, 48 liter

M.-nr. Brilliantvit 11138780

Pris: 58.899,-

M.-nr. Obsidiansort 11138790

Pris: 58.899,-

M.-nr. Grafitgrå 11138800

Pris: 58.899,-

TILGJENGELIG KUN FOR KJØKKEN PREMIUM PARTNER

Betjening	M Touch Touch2Open	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	–	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikk-programmer, Crisp, Varmholding, Mix&Match, Auto. tilberedning av meny, MotionReact	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Nettverk	Miele@home
		Tilbehør	Trådløst steketermometer, FlexiClip-uttrekk, PerfectClean

**DGC 7845**

45 nisje, 48 liter

M.-nr. Cleansteel 11138990

Pris: 60.399,-

M.-nr. Brilliantvit 11138960

Pris: 61.999,-

M.-nr. Obsidiansort 11138970

Pris: 61.999,-

M.-nr. Grafitgrå 11138980

Pris: 61.999,-

Betjening	M Touch	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	Ja, vann- og avløpstilkoblet	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikk-programmer, Crisp, Varmholding, Mix&Match, Auto. tilberedning av meny, MotionReact	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Nettverk	Miele@home
		Tilbehør	Trådløst steketermometer, FlexiClip-uttrekk, PerfectClean

KOMBIDAMPOVNER

miele.no – les mer om Miele's kombidampovner



DGC 7845 X

ArtLine design, uten håndtak,
45 nisje, 48 liter

M.-nr. Brillanthvit 11138810

Pris: 61.999,-

M.-nr. Obsidiansort 11138820

Pris: 61.999,-

M.-nr. Grafitgrå 11138830

Pris: 61.999,-

TILGJENGELIG KUN FOR KJØKKEN PREMIUM PARTNER

Betjening	M Touch Touch2Open	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	Ja	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikk-programmer, Crisp, Varmholding, Mix&Match, Auto. tilberedning av meny, MotionReact	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Nettverk	Miele@home
		Tilbehør	Trådløst steketermometer, FlexiClip-uttrekk, PerfectClean



DGC 7460

60 nisje, 68 liter

M.-nr. Cleansteel 11138740

Pris: 54.199,-

M.-nr. Brillanthvit 11138510

Pris: 55.699,-


M.-nr. Obsidiansort 11138680

Pris: 55.699,-

M.-nr. Grafitgrå 11138710

Pris: 55.699,-

Betjening	DirectSensor	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	–	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikk-programmer, Crisp, Varmholding, Mix&Match	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Nettverk	Miele@home
		Tilbehør	–



DGC 7460 X

ArtLine design, uten håndtak,
60 nisje, 68 liter

M.-nr. Brillanthvit 11138750

Pris: 55.699,-

M.-nr. Obsidiansort 11138760

Pris: 55.699,-

M.-nr. Grafitgrå 11138770

Pris: 55.699,-

TILGJENGELIG KUN FOR KJØKKEN PREMIUM PARTNER

Betjening	DirectSensor Touch2Open	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	–	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikk-programmer, Crisp, Varmholding, Mix&Match	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Nettverk	Miele@home
		Tilbehør	–



DGC 7660

60 nisje, 68 liter

M.-nr. Cleansteel 11138910

Pris: 65.099,-

M.-nr. Brillanthvit 11138880

Pris: 66.699,-

M.-nr. Obsidiansort 11138890

Pris: 66.699,-

M.-nr. Grafitgrå 11138900

Pris: 66.699,-

Betjening	M Touch S	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	–	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikk-programmer, Crisp, Varmholding, Mix&Match, Auto. tilberedning av meny, MotionReact	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Nettverk	Miele@home
		Tilbehør	Steketermometer



DGC 7860

60 nisje, 68 liter

M.-nr. Cleansteel 11139040

Pris: 72.999,-

M.-nr. Brillanthvit 11139010

Pris: 74.599,-

M.-nr. Obsidiansort 11139020

Pris: 74.599,-

M.-nr. Grafitgrå 11139030

Pris: 74.599,-

Betjening	M Touch	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	–	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikk-programmer, Crisp, Varmholding, Mix&Match, Auto. tilberedning av meny, MotionReact	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Nettverk	Miele@home
		Tilbehør	Trådløst steketermometer, FlexiClip-uttrekk, PerfectClean



DGC 7860 X

ArtLine design, uten håndtak,
60 nisje, 68 liter

M.-nr. Brillanthvit 11139050

Pris: 74.599,-

M.-nr. Obsidiansort 11139060

Pris: 74.599,-

M.-nr. Grafitgrå 11139070

Pris: 74.599,-

TILGJENGELIG KUN FOR KJØKKEN PREMIUM PARTNER

Betjening	M Touch Touch2Open	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	–	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikk-programmer, Crisp, Varmholding, Mix&Match, Auto. tilberedning av meny, MotionReact	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Nettverk	Miele@home
		Tilbehør	Trådløst steketermometer, FlexiClip-uttrekk, PerfectClean

KOMBIDAMPOVNER

**DGC 7865**

60 nisje

M.-nr. CleanSteel 11107330

Pris: 76.099,-

M.-nr. Brilliant 11139090

Pris: 77.699,-

M.-nr. Obsidiansort 11139100

Pris: 77.699,-

M.-nr. Grafittgrå 11139111

Pris: 77.699,- **DGC 7865 X**

ArtLine design, uten håndtak, 60 nisje

M.-nr. Brilliant 11139140

Pris: 77.699,-

M.-nr. Obsidiansort 11139150

Pris: 77.699,-

M.-nr. Grafittgrå 11139160

Pris: 77.699,-

TILGJENGELIG KUN FOR KJØKKEN PREMIUM PARTNER

Betjening	M Touch	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	Ja, vann- og avløpstilkoblet	Spesial-programmer	Heving av deig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatik-programmer, Crisp, Varmholding, Mix&Match*, Auto. tilberedning av meny, MotionReact	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Nettverk	Miele@home
		Tilbehør	Trådløst steketermometer, FlexiClip-uttrekkskinner, PerfectClean

Betjening	M Touch	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	Ja, vann- og avløpstilkoblet	Spesial-programmer	Heving av deig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatik-programmer, Crisp, Varmholding, Mix&Match*, Auto. tilberedning av hel meny, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Nettverk	Miele@home
		Tilbehør	Trådløst steketermometer, FlexiClip-uttrekkskinner, PerfectClean


**Ved kjøp av Miele kombidampovn medfølger:**

- Verdikupong til kokebøkene "Baking Steking Dampkoking" og "Sous-vide"





DAMPOVN MED MIKRO

**DGM 7440**

2 LED-Spotter, SoftOpen
40 liter
M.-nr. CleanSteel 11138050

Pris: 32.199,-

M.-nr. Brilliantvit 11137990


Pris: 33.799,-

M.-nr. Obsidiansort 11138000

Pris: 33.799,-

M.-nr. Grafitgrå 11138030

Pris: 33.799,-

**DGM 7640**

2 LED-Spotter, SoftOpen
40 liter
M.-nr. CleanSteel 11138110

Pris: 47.899,-

M.-nr. Brilliantvit 11138040

Pris: 49.499,-

M.-nr. Obsidiansort 11138080

Pris: 49.499,-

M.-nr. Grafitgrå 11138100

Pris: 49.499,-

Betjening	DirectSensor	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, opp-tining, sjokoladesmelting
Funksjoner	10	Perfekt timing	Varmholding
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, QuickStart, Popcorn, Automatikk-programmer	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Nettverk	Miele@home	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W

Betjening	M Touch S	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, opp-tining, sjokoladesmelting
Funksjoner	10	Perfekt timing	Varmholding, automatisk tilberedning av meny
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, QuickStart, Popcorn, MotionReact, Automatikk-programmer	Tilpasset deg	
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Nettverk	Miele@home	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W

**DGM 7840**

2 LED-Spotter, SoftOpen
40 liter
M.-nr. CleanSteel 11138220

Pris: 57.299,-

M.-nr. Brilliantvit 11138160

Pris: 58.899,-

M.-nr. Obsidiansort 11138180

Pris: 58.899,-

M.-nr. Grafitgrå 11138200

Pris: 58.899,-

Betjening	M Touch	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, opp-tining, sjokoladesmelting
Funksjoner	10	Perfekt timing	Varmholding, automatisk tilberedning av meny
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, QuickStart, Popcorn, MotionReact, Automatikk-programmer	Tilpasset deg	Egne programmer,
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Nettverk	Miele@home	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W

Ved kjøp av Miele dampovn med mikro medfølger:

- Verdikupong til kokebøkene
“Baking Steking Dampkoking” og
“Sous-vide”



MIKROBØLGEOVNER OG KOMPAKTOVNER MED MIKROBØLGE

ALLSIDIG OG TIDSBESPARENDE

Velg en kompaktovn med mikrobølge og få to ovner i én – en konvensjonell stekeovn og en mikrobølgeovn, og utnytt mulighetene for å kombinere tradisjonelle oppvarmingsformer med mikrobølge. Spar inntil 30% tid sammenlignet med tilberedning uten mikrobølger.

Miele kompaktovner med mikrobølge sikrer at selv ved tilberedning med mikrobølge, tilberedes maten mer skånsomt. Du vil derfor oppleve bedre resultater enn ved bruk av konvensjonelle mikrobølgeovner.

MIELE@HOME

Få overblikk over alle dine tilkoblede produkter i Miele@mobile-appen og følg med på valgte programmer og resterende tid.

På kompaktovner med mikrobølge kan du tilpasse temperaturen eller bruke timer-funksjonen via appen.

EKSTRAORDINÆRE MATOPPLEVELSER

Med **langtidstilberedning** stekes kjøttet skånsomt ved lav temperatur over lang tid. Dermed begynner kjøttsaften å sirkulere og fordeler seg jevnt helt ut i de ytterste lagene. Resultatet er et meget mørt og saftig kjøttstykke.

Ønsker du en ekstra sprø overflate på ellers fuktige matvarer, som f.eks. pommes frites eller eplekake, så velg **Crisp-funksjonen**, som effektivt sørger for et tørt ovnsrom.

GARANTERT SUKSESS

Slutt på å finne og huske forskjellige oppskrifter. **Automatikkprogrammene**, som er utviklet av profesjonelle kokker, gjør Miele ovnen til kulinarisk ekspert. Velg et automatikkprogram, og legg f.eks. inn vekten på maten eller tilpass bruningsgraden. Ovnens beregner automatisk tilberedningsprosessen og -tiden. Sett maten i ovnen, overlat tilberedningen trygt til Miele, og ta ut maten når den er ferdig. Med **Egne programmer** kan du enkelt lage automatikkprogrammer selv, som er tilpasset dine ønsker.

ENESTÅENDE BRUKERKOMFORT

Bevegelsessensoren på ovnsfronten registrerer når du nærmer deg ovnen, og avhengig av valgte innstillinger tennes displayet, lyset i ovnsrommet slår seg på eller alarmen stoppes. For enda enklere betjening av ovnen din.

Har du hendene fulle, og vil gjerne betjene ovnen raskt og enkelt, eller se inn i ovnsrommet, så er **MotionReact** det riktige for deg.

Med funksjonene **QuickStart** og **Popcorn** kan du med kun et tastetrykk aktivere mikrobølger ved maks. effekt eller tilberede perfekt popcorn til en hyggelig filmkveld.

BEHAGELIG RENGJØRING


* **PerfectClean**-overflaten gjør det spesielt enkelt å fjerne fastbrente matrester med en oppvaskbørste og oppvaskmiddel. Spar bakepapiret, og skjær f.eks. brød eller pizza direkte på stekebrettet, uten å lage riper.

Opplev flotte, blanke stålfronter med Miele **CleanSteel**, som gjør alle Miele ovner i stål betydelig mindre mottagelige for fingeravtrykk.

Alle Miele ovner har **CleanGlass**-ovnsdører, dvs. en helt glatt innvendig overflate, som er svært enkel å rengjøre.



MIKROBØLGEOVNER

miele.no – les mer om Miele mikrobølgeovner



M 2224

Mikrobølgeovn, 50 cm bredde
1 LED-spot, SideControl
M.-nr. Obsidiansort 11100520
Pris: 12.599,-




M 2230

Mikrobølgeovn, 60 cm bredde
1 LED-spot, SideControl
M.-nr. Obsidiansort 11100540
Pris: 11.799,-


Betjening	EasySensor	Watt-effekt	80/150/300/450/ 600/750/800 W
Komfort	15 automatikk-programmer, Varmholding	Grill	Quartzgrill (800 W)
		Volum ovnsrom	17 l
		Produktmål (HxBxD)	372 x 495 x 310 mm

Betjening	EasySensor	Watt-effekt	80/150/300/450/ 600/700/800 W
Komfort	10 automatikk-programmer, Varmholding	Grill	–
		Volum ovnsrom	17 l
		Produktmål (HxBxD)	372 x 595 x 312 mm



M 2234

Mikrobølgeovn, 60 cm bredde
1 LED-spot,
M.-nr. Brillanthvit 11100550
Pris: 13.399,-
M.-nr. Obsidiansort 11100560
Pris: 13.399,-



M 2240

Mikrobølgeovn, 60 cm bredde
1 LED-spot,
M.-nr. Obsidiansort 11100570
Pris: 14.199,-


Betjening	EasySensor	Watt-effekt	80/150/300/450/ 600/700/800 W
Komfort	15 automatikk-programmer, QuickStart, Varmeholding	Grill	Quartzgrill (800 W)
		Volum ovnsrom	17 l
		Produktmål (HxBxD)	372 x 595 x 312 mm

Betjening	EasySensor	Watt-effekt	80/150/300/450/ 600/700/900 W
Komfort	Automatikk-programmer, 1 LED-Spot Varmeholding	Grill	Grill, 900 W
		Volum ovnsrom	26 l
		Produktmål (HxBxD)	450 x 595 x 312 mm



M 7240

Mikrobølgeovn, 1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 11100590
Pris: 16.499,-




M 7244

Mikrobølgeovn, 1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11100630
Pris: 19.599,-
M.-nr. Brillanthvit 11100600
Pris: 21.199,-
M.-nr. Obsidiansort 11100610
Pris: 21.199,-
M.-nr. Grafitgrå 11100620
Pris: 21.199,-

Betjening	DirectSensor S	Watt-effekt	80/150/300/450/ 600/750/900 W
Komfort	35 automatikk-programmer, QuickStart, Popcorn, Varmeholding	Grill	–
		Volum ovnsrom	46 l
		Produktmål (HxBxD)	456 x 595 x 560 mm

Betjening	DirectSensor S	Watt-effekt	80/150/300/450/ 600/750/900 W
Komfort	45 automatikk-programmer, QuickStart, Popcorn, Varmeholding	Grill	Quartzgrill (1.500 W)
		Volum ovnsrom	46 l
		Produktmål (HxBxD)	456 x 595 x 560 mm

KOMPAKTOVN MED MIKRO

**H 7240 BM**

Kompaktovn med mikro,
43 l ovnsrom, 1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose

M.-nr. CleanSteel 11129860

Pris: 23.599,-

M.-nr. Brillanthvit 11129830

Pris: 25.099,-


M.-nr. Obsidiansort 11129840

Pris: 25.099,-

M.-nr. Grafittgrå 11129850

Pris: 25.099,-

Betjening	DirectSensor S	Funksjoner	12
Komfort	Automatikk-programmer, Varmeholding, QuickStart, Popcorn	Spesial-programmer	–
		Sikkerhet	
		Nettverk	Miele@home
		Tilbehør	Glassfat, Bakerist

**H 7440 BM**

Kompaktovn med mikro,
43 l ovnsrom, 1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose

M.-nr. CleanSteel 11129910

Pris: 29.099,-

M.-nr. Brillanthvit 11129880

Pris: 30.599,-


M.-nr. Obsidiansort 11129890

Pris: 30.599,-

M.-nr. Grafittgrå 11129900

Pris: 30.599,-

Betjening	DirectSensor	Funksjoner	13
Komfort	Automatikk-programmer, Varmeholding, QuickStart, Popcorn	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, opptining, frysevarer m.m.
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Nettverk	Miele@home
		Tilbehør	Glassfat, Bakerist

**H 7440 BMX**

ArtLine design, uten håndtak,
kompaktovn med mikro, 43 l
ovnsrom,

1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose

M.-nr. Brillanthvit 11129920

Pris: 30.599,-


M.-nr. Obsidiansort 11129930

Pris: 30.599,-

M.-nr. Grafittgrå 11129940

Pris: 30.599,-

Betjening	DirectSensor	Funksjoner	13
Komfort	Automatikk-programmer, Varmeholding, QuickStart, Popcorn	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, opptining, frysevarer m.m.
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Nettverk	Miele@home
		Tilbehør	Glassfat, Bakerist

**H 7640 BM**

Kompaktovn med mikro,
43 l ovnsrom, 1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose

M.-nr. Cleansteel 11129980

Pris: 33.799,-

M.-nr. Brillanthvit 11129950

Pris: 35.299,-

M.-nr. Obsidiansort 11129960

Pris: 35.299,-

M.-nr. Grafittgrå 11129970

Pris: 35.299,-

Betjening	M Touch S	Funksjoner	18
Komfort	Automatikk-programmer, Varmeholding, Langtidssteking, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, opptining, frysevarer m.m.
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Nettverk	Miele@home
		Tilbehør	Steketermometer, Glassfat, Bakerist

**H 7840 BM**

Kompaktovn med mikro,
43 l ovnsrom, 1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose

M.-nr. CleanSteel 11130020

Pris: 39.999,-

M.-nr. Brillanthvit 11129990

Pris: 41.599,-

M.-nr. Obsidiansort 11130000

Pris: 41.599,-

M.-nr. Grafittgrå 11130010

Pris: 41.599,-

Betjening	M Touch	Funksjoner	18
Komfort	Automatikk-programmer, Varmeholding, Langtidssteking, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, opptining, frysevarer m.m.
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Nettverk	Miele@home
		Tilbehør	Steketermometer, Glassfat, Bakerist

**H 7840 BMX**

ArtLine design, uten håndtak,
kompaktovn med mikro,
43 l ovnsrom, 1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose

M.-nr. Brillanthvit 11130030

Pris: 41.599,-

M.-nr. Obsidiansort 11130040

Pris: 41.599,-

M.-nr. Grafittgrå 11130050

Pris: 41.599,-

Betjening	M Touch	Funksjoner	18
Komfort	Automatikk-programmer, Varmeholding, Langtidssteking, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, opptining, frysevarer m.m.
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Nettverk	Miele@home
		Tilbehør	Steketermometer, Glassfat, Bakerist

KAFFEMASKINER

MIELE@HOME

Betjen kaffemaskinen din fra avstand. Med Miele@mobile-appen kan du enkelt starte en brygging og endre innstillingene for drikken. Appen forteller deg, hvis du f.eks. skal fylle på vann eller tømme dryppskålen.

Du kan også følge med på, når maskinen skal avkalkes og rengjøres. Hvis du mangler rengjøringsprodukter til din kaffemaskin, eller er gått tom for kaffebønner, kan du enkelt bestille flere direkte via appen.



ÉT TRYKK

Ønsker du dobbelt mengde espresso? Trykk på symbolet for **DoubleShot**, og nyt en fyldig og bløt kaffearoma uten bitter ettersmak. Perfekt i f.eks. cappuccino eller Flat White.

Vil du brygge to kopper samtidig? Trykk på **OneTouch for Two**, og nyt en drikk i selskap med andre. Ønsker du en hel kanne på én gang, klares det også lett med **kannefunksjonen**.

ENESTÅENDE BRUKERKOMFORT

Med **MotionReact** kan du interagere med kaffemaskinen ved hjelp av bevegelse. En bevegelsessensor på kaffemaskinen registrerer, når du nærmer deg, og avhengig av innstillinger tennes lyset og displayet på kaffemaskinen. Du behøver ikke trykke på på-tasten.

Forskjellige situasjoner, forskjellige behov. Velg mellom fire performance-modus: **ECO-modus** sikrer optimal kaffenytelse med minst mulig energiforbruk. **Barista-modus** er perfekt til espresso- og kaffebragging. Mens **Latte-modus** er til deg, som foretrekker kaffedrikker med melk. Eller velg **Party-modus**, når du vil brygge mange drikker i løpet av kort tid. Kaffemaskiner med **Vanntilkobling** kan kobles til Vanntilkobling, så du ikke må fylle vannbeholderen manuelt.

EKSTRAORDINÆR SMAKSOPPLEVELSE

Velg mellom et bredt utvalg av italienske kaffespesialiteter, eller nyt en smakfull kopp te med optimal temperatur. Uansett om du er den kresne kaffenhyteren eller den krevende tedrikkeren, vil du kunne nyte den perfekte smaksopplevelsen.

Med **CoffeeSelect** får du tre forskjellige bønnebeholdere, så du kan matche forskjellige typer kaffebønner med forskjellige kaffespesialiteter og dermed perfektjonere kaffeopplevelsen.

AromaticSystemFresh sikrer, at kafferester fra tidligere brygginger ikke blandes i neste drikk. Optimal smak, færre bitterstoffer og god hygiene..

TILPASSET DEG

På en Miele kaffemaskin kan du tilpasse alle parametre. Still inn f.eks. forbrygging, malegrad på kaffebønnene (finere/grovere), mengde malte kaffebønner, vannmengde og –temperatur. Med Miele får du alltid din drikk, slik du liker den aller best. Når du har funnet din perfekte drikk, kan du lagre den under din **brukerprofil**.

Har du favorittdrikk, som du velger igjen og igjen. Med **MyMiele** kan du lage en snarvei til den drikken du bruker mest. Velg din favorittdrikk raskt og enkelt.

BEHAGELIG RENGJØRING

Bruk tiden din på andre ting enn rengjøring – kaffemaskiner med **AutoDescal** og **AutoClean** har et helautomatisk rengjørings- og avkalkingssystem. Det gode vedlikeholdet og den høye hygienen gir deg velsmakende kaffe hver gang og sikrer den beste holdbarheten på kaffemaskinen.


* registrerer koppens høyde og tilpasser automatisk plasseringen av kaffedysen, dermed unngår du sprut og søl på kaffemaskinen og oppnår perfekt crema på drikken din. Med **ComfortClean** kan mange av delene på kaffemaskinen rengjøres i oppvaskmaskinen.

KAFFEMASKINER FOR INNBYGGING



CVA 7440

M.-nr. Cleansteel 11165880
Pris: 37.699,-
 M.-nr. Brillanthvit 11165850 **E**
Pris: 39.299,-
 M.-nr. Obsidiansort 11165860
Pris: 39.299,-
 M.-nr. Grafitgrå 11165870 **E**
Pris: 39.299,-



CVA 7445

M.-nr. Cleansteel 11165890
Pris: 40.799,-


Betjening	Direct-Sensor	Ett trykk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kannefunksjon
Vann-tilkobling	–	Komfort	Performance-modes
Bonne-beholdere	300 g / 300 g	Smaks-opplevelse	CupSensor, AromaticSystemFresh
Vann-beholder	2.700 ml	Antall drikker	25 inkl. tespesialiteter
Melke-beholder	700 ml	Tilpasset deg	10 brukerprofiler
Nettverk	Miele@home	Rengjøring	Rengjøringsprogrammer, ComfortClean

Betjening	Direct-Sensor	Ett trykk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kannefunksjon
Vann-tilkobling	Ja	Komfort	PerformanceMode
Bonne-beholdere	300 g / 300 g	Smaks-opplevelse	CupSensor, AromaticSystemFresh
Vann-beholder	2.700 ml	Antall drikker	25 inkl. tespesialiteter
Melke-beholder	700 ml	Tilpasset deg	10 brukerprofiler
Nettverk	Miele@home	Rengjøring	Rengjøringsprogrammer, ComfortClean



CVA 7840

3 bønnetyper,
 M.-nr. Cleansteel 11165900 **E**
Pris: 50.199,-



CVA 7845

3 bønnetyper
 M.-nr. Cleansteel 11166010
Pris: 53.399,-
 M.-nr. Brillanthvit 11165960 **E**
Pris: 54.899,-
 M.-nr. Obsidiansort 11165970 **E**
Pris: 54.899,-
 M.-nr. Grafitgrå 11165990 **E**
Pris: 54.899,-

Betjening	M Touch	Ett trykk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kannefunksjon
Vann-tilkobling	–	Komfort	PerformanceMode, MotionReact
Bonne-beholdere	300 g / 150 g/150 g	Smaks-opplevelse	CupSensor, CoffeeSelect AromaticSystemFresh
Vann-beholder	2.700 ml	Antall drikker	26 inkl. tespesialiteter
Melke-beholder	700 ml	Tilpasset deg	10 brukerprofiler
Nettverk	Miele@home	Rengjøring	AutoClean, AutoDescale, ComfortClean


Betjening	M Touch	Ett trykk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kannefunksjon
Vann-tilkobling	Ja	Komfort	Performance-modes, MotionReact
Bonne-beholdere	300 g / 150 g/150 g	Smaks-opplevelse	CupSensor, CoffeeSelect AromaticSystemFresh
Vann-beholder	2.700 ml	Antall drikker	26 inkl. tespesialiteter
Melke-beholder	700 ml	Tilpasset deg	10 brukerprofiler
Nettverk	Miele@home	Rengjøring	AutoClean, AutoDescale, ComfortClean





FRITTSTÅENDE KAFFEMASKINER

miele.no – les mer om Miele kaffemaskiner




CM 5310

M.-nr. Obsidiansort, 11541580

Pris: 11.999,-

M.-nr. TayberryRed, 11541590

Pris: 11.999,-



CM 5510

M.-nr. Alu Silver Met, 11541660


Pris: 13.499,-

M.-nr. Rosegold PF, 11541640

Pris: 13.499,-

Betjening	DirectSensor	Étt trykk	OneTouch for Two, Kannefunksjon
Bonne-beholder	200 g	Ekstra komfort	AromaticSystemFresh
Vann-beholder	1.300 ml		
Melke-beholder	Melkeslange	Antall drikker	7
Nettverk	–	Tilpasset deg	1 brukerprofil
Produktmål (HxBxD)	360x241x460 mm	Rengjøring	Rengjøringsprogrammer

Betjening	DirectSensor	Ett trykk	OneTouch for Two, Kannefunksjon
Bonne-beholder	200 g	Ekstra komfort	AromaticSystemFresh
Vann-beholder	1.300 ml		
Melke-beholder	Melkeslange	Antall drikker	7
Nettverk	–	Tilpasset deg	2 brukerprofiler
Produktmål (HxBxD)	360x241x460 mm	Rengjøring	Rengjøringsprogrammer



CM 6160

M.-nr. BrilliantHvit, 11579650

Pris: 16.499,-

M.-nr. Obsidiansort, 11579660

Pris: 16.499,-



CM 6360

M.-nr. LotusHvit, 11579670

Pris: 19.499,-

M.-nr. Obsidiansort/CleanSteel Metallic 11579700

Pris: 19.499,-

M.-nr. Obsidiansort/Bronze PearlFinish 11579710


Pris: 19.499,-

Betjening	DirectSensor	Ett trykk	OneTouch for Two, Kannefunksjon
Bonne-beholder	300 g	Ekstra komfort	Melkeslange, BrilliantLight,
Vann-beholder	1.800 ml		
Melke-beholder	Melkeslange	Antall drikker	21 kaffe- og te drikker,
Nettverk	Ja, Wifi	Tilpasset deg	4 brukerprofiler
Produktmål (HxBxD)	359x251x427 mm	Rengjøring	Rengjøringsprogrammer

Betjening	DirectSensor, Tekstdisplay	Ett trykk	OneTouch for Two, Kannefunksjon
Bonne-beholder	300 g	Ekstra komfort	Koppevarmer, BrilliantLight, Varmtvannsfunksjon, Melkeskum
Vann-beholder	1.800 ml		
Melke-beholder	Ja, melkebeholder i glass	Antall drikker	21 kaffe- og te drikker
Nettverk	Ja, Wifi	Tilpasset deg	8 brukerprofiler
Produktmål (HxBxD)	359x251x427 mm	Rengjøring	Rengjøringsprogrammer



FRITTSTÅENDE KAFFEMASKIN



CM 7350

Aluminiumsfront
M.-nr. Brillanthvit, 11024920
Pris: 29.699,-
M.-nr. Obsidiansort, 11025070
Pris: 29.699,-




CM 7550

Aluminiumsfront
M.-nr. Brillanthvit, 11025220
Pris: 34.099,-
M.-nr. Obsidiansort, 11025320
Pris: 34.099,-

Betjening	C Touch	Ett trykk	OneTouch for Two, Kannefunksjon, DoubleShot
Bønne-beholder	500 g	Ekstra komfort	Koppvarmer, BrilliantLight, TeaTimer, CupSensor, CoffeeSelect
Vann-beholder	2.200 ml		
Melke-beholder	Ja	Antall drikker	22
Nettverk	Miele@home	Tilpasset deg	8 brukerprofiler
Produktmål (HxBxD)	397x311x445 mm	Rengjøring	Rengjøringsprogrammer

Betjening	C Touch	Ett trykk	OneTouch for Two, Kannefunksjon, DoubleShot
Bønne-beholder	500 g	Ekstra komfort	Koppvarmer, BrilliantLight, TeaTimer, CupSensor, CoffeeSelect
Vann-beholder	2.200 ml		
Melke-beholder	Ja	Antall drikker	22
Nettverk	Miele@home	Tilpasset deg	10 brukerprofiler
Produktmål (HxBxD)	397x311x445 mm	Rengjøring	Automatisk avkalking Rengjøringsprogrammer



CM 7750

3 bønnetyper,
Sort aluminiumsfront
M.-nr. Obsidiansort, 11025340
Pris: 40.099,-

Betjening	C Touch	Ett trykk	OneTouch for Two, Kannefunksjon, DoubleShot
Bønne-beholder	210 g / 180 g / 150 g	Ekstra komfort	Koppvarmer, BrilliantLight, TeaTimer, CupSensor, CoffeeSelect
Vann-beholder	2.200 ml		
Melke-beholder	Ja	Antall drikker	22
Nettverk	Miele@home	Tilpasset deg	10 brukerprofiler
Produktmål (HxBxD)	397x311x445 mm	Rengjøring	Rengjøringsprogrammer, AutoDescale



GOURMET-VARMESKUFFER OG VAKUUMERINGSSKUFFER

MIELE@HOME

Still inn f.eks.
Gourmet-varmeskuffens
temperatur eller timer-funksjon
via Miele@mobile-appen.

PRAKTISK OG LETT Å BETJENE

Miele vakuumskuffer og Gourmet-varmeskuffer betjenes
lett og intuitivt via et touch-panel.
Skuffen trekkes helt ut, så det er enkelt å sette i
og ta ut av skuffen.

miele.no

Les mer om Miele varmeskuffer og vakuumeringsskuffer



PERFEKT TIMING OG SERVERING

Har du brukt flere timer på en god middag, men skal ikke servere den med det samme? Bruk Gourmet-varmeskuffen til **varmholding av mat**, og server maten, når det passer deg.

Server maten på en lun tallerken, eller nyt kaffen/teen i en lun kopp. Gourmet-varmeskuffen kan også brukes som **servise- og koppvarmer**. Miele Gourmet-varmeskuffer kan kobles til Miele kaffemaskiner, så du alltid har en varm kopp til drikken din.

EKSTRAORDINÆR SMAKSOPPLEVELSE

Miele vakuumeringsskuffer er perfekte til **marinering** og forberedelse til **sous-vide**. Ved vakuumpakking forsterkes marinadens smak, idet krydder og urter viker direkte og konsentrert på maten.

Alternativt kan du oppnå mørt og saftig kjøtt ved å **langtidssteke** det ved lav temperatur i en Miele Gourmet-varmeskuff.

UNNGÅ MATSVINN

Bruk vakuumeringsskuffen til å pakke inn matvarene optimalt på nytt, eller forleng holdbarheten på matvarene ved å dele maten i mindre porsjoner.

Med en Miele vakuumeringsskuff kan du vakuumpakke matvarene dine i **gjenvinnbare beholdere** og dermed redusere bruken av plast.

GOURMET-VARMESKUFFER OG VAKUUMERINGSSKUFFER



SensorTouch
Push2open

14 cm
Low temperature cooking

Fully telescopic runners
Timer

ESW 7010

Gourmet-varmeskuff,
14 cm høy, 40-85 °C
M.-nr. Brillanthvit 11100160
Pris: 14.199,-
M.-nr. Obsidiansort 11100190
Pris: 14.199,-
M.-nr. Grafitgrå 11100200
Pris: 14.199,-

Betjening	SensorTouch, Push2Open	Kapasitet	Serve 6 pers.
Matopplevelser	Langtids-steking	Nettverk	Miele@home
Perfekt timing	Varmeholding av mat	Tilbehør	Oppskriftshefte til langtidssteking
Perfekt servering	Oppvarming av service	Produktmål (HxBxD)	141 x 595 x 570 mm
Komfort	Uttrekk, Timer-funksjon		



SensorTouch
Push2open

29 cm
Low temperature cooking

Fully telescopic runners
Timer

ESW 7020

Gourmet-varmeskuff,
29 cm høy, 40-85 °C
M.-nr. Cleansteel 11100240
Pris: 15.699,-
M.-nr. Brillanthvit 11100210
Pris: 15.699,-
M.-nr. Obsidiansort 11100220
Pris: 15.699,-
M.-nr. Grafitgrå 11100230
Pris: 15.699,-

Betjening	SensorTouch, Push2Open	Kapasitet	Serve 12 pers.
Matopplevelser	Langtids-steking	Nettverk	Miele@home
Perfekt timing	Varmeholding av mat	Tilbehør	Oppskriftshefte til langtidssteking
Perfekt servering	Oppvarming av service	Produktmål (HxBxD)	289 x 595 x 570 mm
Komfort	Uttrekk, Timer-funksjon		



SensorTouch
Push2open

29 cm
Low temperature cooking

Fully telescopic runners
Timer

ESW 7030

Gourmet-varmeskuff,
32 cm høy, 40-85 °C
M.-nr. Brillanthvit 11318150
Pris: 16.499,-
M.-nr. Obsidiansort 11318170
Pris: 16.499,-
M.-nr. Grafitgrå 11318180
Pris: 16.499,-

Betjening	SensorTouch, Push2Open	Kapasitet	Serve 12 pers.
Matopplevelser	Langtids-steking	Nettverk	Miele@home
Perfekt timing	Varmeholding av mat	Tilbehør	Oppskriftshefte til langtidssteking
Perfekt servering	Oppvarming av service	Produktmål (HxBxD)	317 x 595 x 570 mm
Komfort	Uttrekk, Timer-funksjon		



SensorTouch
Push2open

14 cm
Vacuum

Fully telescopic runners

EVS 7010

Vakuumeringsskuff,
14 cm høy
M.-nr. Brillanthvit 11100390
Pris: 33.799,-
M.-nr. Obsidiansort 11100400
Pris: 33.799,-
M.-nr. Grafitgrå 11100410
Pris: 33.799,-

Betjening	SensorTouch, Push2Open	Optimal vakuumpakning	3 vakuumtrinn, 3 sveisenivåer
Matopplevelser	Forberedelse til sous-vide, marinering	Kapasitet	8 L
Mindre matsvinn	Forlenget holdbarhet, porsjonering	Tilbehør	50 stk. Miele vakuumposer small, 50 stk. Miele vakuumposer large, oppskriftshefte til sous-vide
Muligheter	Vakuumpakkes i poser eller beholder, vakuumpakking av væske	Produktmål (HxBxD)	141 x 595 x 570 mm
Komfort	Uttrekk		



TILBEHØR TIL VAKUUMMERINGSSKUFFER



Vakuumpose (small)
VB 1828

Miele vakuumposer er fremstilt i polyetylen/ polyamid (PE/PA). De er godkjente av næringsmiddelindustrien og avgir hverken smak eller lukt og er motstands-dyktige over for varme, kulde, syre, fett og alkohol.

Anvendelse:

- Forberedelse til sous-vide-tilberedning
- Marinerings og porsjonsoppdeling av mat
- Forlengelse av holdbarheten av maten
- Tett emballasje til saus, skysaus, marinader og marinerte retter
- 90 µm tykke og rivesterke
- Innhold: 50 stk.

M.-nr. 10380620

Pris: 439,-



Vakuumpose (large)
VB 2435

Miele vakuumposer er fremstilt i polyetylen/ polyamid (PE/PA). De er godkjente av næringsmiddelindustrien og avgir hverken smak eller lukt og er motstands-dyktige over for varme, kulde, syre, fett og alkohol:

- Forberedelse til sous-vide-tilberedning
- Marinerings og porsjonsoppdeling av mat
- Forlengelse av holdbarheten av maten
- Tett emballasje til saus, skysaus, marinader og marinerte retter
- 90 µm tykke og rivesterke.
- Innhold: 50 stk.

M.-nr. 10380630

Pris: 509,-



Dekningslist til Gourmet-varmeskuffer ESWKL 60 TFSW

Cover strip for ESW

- For å skjule metallisten på ESW ved plassering i søyle

M.-nr. 11179710

Pris: 729,-



PLATETOPPER

MAKSIMAL FLEKSIBILITET

PowerFlex-kokesoner er svært mangfoldige og fleksible. Enten det er ett kokekar, svært store pastagryter eller panner: De passer alle problemfritt på kokesonen

Nyt enestående komfort med **SilentMove**, hvor du lydløst kan flytte kokekaret rundt på platetoppen.

UNIK BRUKERKOMFORT

Rask og behagelig betjening av platetoppen din – med Miele **intelligente kokekargjenkjenning** setter du bare kokekaret på platetoppen, så vises tallrekken for den spesifikke kokesonen automatisk.

Med den **intelligente kokekargjenkjenningen** kan du flytte kokekaret til en ny posisjon på platetoppen, og innstillingerne fra den forrige posisjonen følger automatisk med!

Ringer telefonen, eller barna roper? Trykk på **Stop&Go**, som reduserer varmeeffekten på alle kokesonene som er i bruk. Når du kommer tilbake, trykker du på tasten igjen, og platetoppen aktiverer automatisk det opprinnelige innstilte effektrinnet for hver sone.

* FINNES KUN HOS MIELE

RASK OG EFFEKTIV

Opplev hurtigste oppvarming med Mieleles ***TwinBooster**-teknologi. Med den eksklusive Miele-funksjonen TwinBooster kan du konsentrere effekten fra to kokesoner til en enkelt sone. Eller du kan fordele induksjonseffekten individuelt – for enda mer fleksibel oppvarming.

CON@CTIVITY

Mens du konsentrerer deg om matlagingen, styres ventilatoren automatisk. Med Con@tivity kommuniserer ventilatoren og platetoppen med hverandre. Sugeeffekten tilpasses automatisk, avhengig av det du gjør på platetoppen.

ENKEL BETJENING OG PERFEKTE RESULTATER

Nå behøver du ikke lenger å justere effektrinn eller bekymre deg om maten holder på å bli brent.

***TempControl**-sonen har tre trinn, som holder en konstant temperatur, som du velger. Nyt å lage bearnaise fra bunnen av – i ro og mak.

Hold maten klar til servering med funksjonen **varmholdning**. **Varmholdning Pluss** er dessuten velegnet til oppvarming av mat eller til smelting av sjokolade.

Gasstopper og wok-gassbluss passer godt sammen. **Miele Dual-wok-bluss** har to separate flammekretser og den høye yteevnen, som kreves for å oppnå perfekte wokresultater.

RAMMER PÅ PLATETOPPER

miele.no – les mer om Miele platetopper

Bred flat ramme i rustfritt stål FR



Ramme i rustfritt stål FR



Kun for planliming FX



Planlimt - ovenpåliggende FL



Planlimt FL



GLASSKERAMISKE PLATETOPPER



KM 6520 FR
HighLight,
M.-nr. 10889540
Pris: 9.399,-



KM 6522 FR
HighLight,
M.-nr. 12060760
Pris: 13.999,-

Ramme	Liggende ramme i rustfritt stål	Ekstra komfort	Stop&Go
Ovenpå-liggende	Ja	Nettverk	–
Planlimt	–	Produktmål (BxD)	574 x 504 mm
Betjening	EasySelect	Utskjæring (BxD)	560 x 490 mm
Kokesoner	4		

Ramme	Bred ramme i rustfritt stål	Ekstra komfort	Varmholding, Stop&Go
Ovenpå-liggende	Ja	Nettverk	
Planlimt	–	Produktmål (BxD)	764 x 504 mm
Betjening	EasySelect	Utskjæring (BxD)	750 x 490 mm
Kokesoner	1 utvidbarsone, 4 soner		



INDUKSJONSKOKETOPPER, 60 CM

miele.no – les mer om Miele's platetopper



KM 7164 FR

M.-nr. 1144180

Pris: 20.399,-




KM 7201 FR

M.-nr. 11144190

Pris: 14.199

Ramme	Høytstående stålramme	Kokesoner	4 Variokoesoner 2 soner PowerFlex 1 sone PowerFlex område
Ovenpå-liggende	Ja	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	–	Komfort	Sensor for kokekarstørrelse
Betjening	Vribrytere	Nettverk	–
Høy fleksibilitet	–	Produktmål (BxD)	626 x 526 mm
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	600 x 500 mm

Ramme	Stål, bred	Kokesoner	4 Vario
Ovenpå-liggende	Ja	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	–	Komfort	Permanent kjelesensor
Betjening	EasySelect	Nettverk	–
Høy fleksibilitet	–	Produktmål (BxD)	574 x 504 mm
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	560 x 490 mm



KM 7210 FR

M.-nr. 11144200

Pris: 18.099,-



KM 7262 FR

M.-nr. 11144210

Pris: 14.899,-

Ramme	Stål, bred	Kokesoner	3 Vario, 1 Koke-/steke
Ovenpå-liggende	Ja	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	–	Komfort	Permanent kjelesensor
Betjening	EasySelect	Nettverk	–
Høy fleksibilitet	–	Produktmål (BxD)	764 x 504 mm
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	750 x 490 mm

Ramme	Stål, bred	Kokesoner	3 Vario, 1 Koke-/steke
Ovenpå-liggende	Ja	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	–	Komfort	Permanent kjelesensor
Betjening	EasySelect	Nettverk	–
Høy fleksibilitet	–	Produktmål (BxD)	614 x 514 mm
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	600 x 500 mm



KM 7464 FR/FL

M.-nr. KM 7464 FR 11144230

Pris: 15.699,-

M.-nr. KM 7464 FL 11144240

Pris: 15.699,-



KM 7404 FX

M.-nr. 11552920

Pris: 17.299,-

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kokesoner	2 Vario, 2 PowerFlex
Ovenpå-liggende	KM 7464 FR, KM 7464 FL	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	KM 7464 FL	Komfort	Permanent kjelesensor
Betjening	Comfort Select	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høy fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7464 FR: 626x526 mm KM 7464 FL: 620x520 mm
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	KM 7464 FR: 560x490 mm KM 7464 FL: 600x500 mm ²⁾

Ramme	–	Kokesoner	2 Vario, 2 PowerFlex
Ovenpå-liggende	–	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	Ja	Komfort	Permanent kjelesensor
Betjening	Comfort Select	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høy fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	592x492 mm
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	570x470 mm ²⁾

²⁾ Ved planlimt: innvendige utskjæringsmål

**KM 7465 FR/FL**

M.-nr. KM 7465 FR 11144250

Pris: 18.899,-

M.-nr. 1KM 7465 FL 1144260

Pris: 18.899,-

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kokesoner	4 PowerFlex
Ovenpå- liggende	KM 7465 FR, KM 7465 FL	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	KM 7465 FL	Komfort	Permanent kjelesensor
Betjening	Comfort- Select	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høy fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7465 FR: 626x526 mm KM 7465 FL: 620x520 mm
Temp- Control	-	Utskjæring (BxD)	600 x 500 mm ³⁾

**KM 7474 FR/FL**

M.-nr. KM 7474 FR 11144270

Pris: 18.899,-

M.-nr. KM 7474 FL 11144280

Pris: 18.899,-

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kokesoner	2 PowerFlex, 2 Vario
Ovenpå- liggende	KM 7474 FR, KM 7474 FL	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	KM 7474 FL	Komfort	Permanent kjelesensor
Betjening	Comfort Select	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høy fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7474 FR: 806x526 mm KM 7474 FL: 800x520 mm
Temp- Control	-	Utskjæring (BxD)	780 x 500 mm ³⁾

**KM 7414 FX**

M.-nr. 11144220

Pris: 20.399,-

KUN FOR PLANLIMING

Ramme	-	Kokesoner	2 Vario, 2 Powerflex
Ovenpå- liggende	-	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	Ja	Komfort	Permanent kjelesensor
Betjening	Comfort Select	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høy fleksibilitet	Powerflex	Produktmål (BxD)	752 x 492 mm
Temp- Control	-	Utskjæring (BxD)	730 x 470 mm ³⁾

**KM 7564 FR/FL**

M.-nr. KM 7564 FR 11144290

Pris: 20.399,-

M.-nr. KM 7564 FL 11144300

Pris: 20.399,-

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kokesoner	4 PowerFlex
Ovenpå- liggende	KM 7564 FR, KM 7564 FL	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	KM 7564 FL	Komfort	Permanent kjelesensor, Lock&Wipe
Betjening	SmartSelect	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høy fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7564 FR: 626x526 mm KM 7564 FL: 620x520 mm ^{1/2)}
Temp- Control	-	Utskjæring (BxD)	600 x 500 mm ³⁾

**KM 7667 FR/FL**

M.-nr. KM 7667 FR 11144360

Pris: 26.699,-

M.-nr. KM 7667 FL 11144370

Pris: 26.699,-

SONEFRI

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kokesoner	4 Full Flex
Ovenpå- liggende	KM 7667 FR, KM 7667 FL	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	KM 7667 FL	Komfort	Permanent kjelesensor, Lock&Wipe
Betjening	SmartSelect	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høy fleksibilitet	Full Flex	Produktmål (BxD)	KM 7667 FR: 626x526 mm KM 7667 FL: 620x520 mm ^{1/2)}
Temp- Control	-	Utskjæring (BxD)	600 x 500 mm ³⁾

**KM 7575 FR/FL**

M.-nr. KM 7575 FR 11144310

Pris: 28.299,-

M.-nr. KM 7575 FL 11144320

Pris: 28.299,-

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kokesoner	6 PowerFlex
Ovenpå- liggende	KM 7575 FR, KM 7575 FL	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	KM 7575 FL	Komfort	Permanent kjelesensor, Lock&Wipe
Betjening	SmartSelect	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høy fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7575 FR: 806x526 mm KM 7575 FL: 800x520 mm ¹⁾
Temp- Control	-	Utskjæring (BxD)	780 x 500 mm ³⁾

INDUKSJONSTOPPER, 80-90 CM



KM 7677 FR/FL

M.-nr. KM 7677 FR 11144380

Pris: 31.399,-

M.-nr. KM 7677 FL 11144390

Pris: 31.399,-

SONEFRI

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kokesoner	4 Full Flex (sonefri)
Ovenpå-liggende	KM 7677 FR, KM 7677 FL	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	KM 7677 FL	Komfort	Intelligent grytere registrering, Lock&Wipe
Betjening	SmartSelect	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høy fleksibilitet	Full Flex	Produktmål (BxD)	KM 7677 FR: 806x526 mm KM 7677 FL: 800x520 mm ¹⁾
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	780 x 500 mm ³⁾



KM 7678 FR/FL

M.-nr. KM 7678 FR 11144400

Pris: 34.599,-

M.-nr. KM 7678 FL 11144410

Pris: 34.599,-

SONEFRI

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kokesoner	6 Full Flex (sonefri)
Ovenpå-liggende	KM 7678 FR, KM 7678 FL	Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go
Planlimt	KM 7678 FL	Komfort	Intelligent grytere registrering
Betjening	SmartSelect	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høy fleksibilitet	Full Flex	Produktmål (BxD)	KM 7678 FR: 806x526 mm KM 7678 FL: 800x520 mm ¹⁾
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	780 x 500 mm ³⁾



KM 7679 FR/FL

Med TempControl



M.-nr. KM 7679 FR 11507770

Pris: 32.999,-

M.-nr. KM 7679 FL 11507790

Pris: 32.999,-

Ramme	FR: Stål, høytstående, FL: Ingen	Kokesoner	Variokokesoner, 2 PowerFlex, 2 PowerFlex-områder
Ovenpå-liggende	Ja	Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go, TempControl
Planlimt	Ja	Komfort	Permanent kjelesensor
Betjening	SmartSelect	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høy fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7679 FR: 806x526 mm KM 7679 FL: 800x520 mm ¹⁾
Temp-Control	Ja	Utskjæring (BxD)	KM 7679 FR: 750x490 mm KM 7679 FL: 780x500 mm



KM 7684 FL

M.-nr. 11144330

Pris: 31.399,-

Ramme	Ingen	Kokesoner	4 PowerFlex-områder
Ovenpå-liggende	Ja	Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go
Planlimt	Ja	Komfort	Intelligent grytere registrering
Betjening	SmartSelect	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høy fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	916 x 408 mm
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	896 x 388 mm ³⁾



KM 7697 FR/FL

M.-nr. KM 7697 FR 11144420

Pris: 39.299,-

M.-nr. KM 7697 FL 11144440

Pris: 39.299,-

SONEFRI

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kokesoner	6 Full Flex (sonefri)
Ovenpå-liggende	KM 7697 FR, KM 7697 FL	Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go
Planlimt	KM 7697 FL	Komfort	Intelligent grytere registrering
Betjening	SmartSelect	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høy fleksibilitet	Full Flex	Produktmål (BxD)	KM 7697 FR: 942x526 mm KM 7697 FL: 936x520 mm ¹⁾
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	916 x 500 mm ³⁾



INDUKSJONSTOPPER, 80-90 CM



KM 7897 FL

M.-nr. 11144470
Pris: 43.999,-

SONEFRI

Ramme	–	Kokesoner	6 Full Flex
Ovenpå-liggende	Ja	Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go
Planlimt	Ja	Komfort	Intelligent gryteregistrering
Betjening	SmartSelect White	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høy fleksibilitet	Full Flex, SilentMove	Produktmål (BxD)	936 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	916 x 500 mm ³⁾




KM 7878 FL

M.-nr. 11144450
Pris: 39.299,-

SONEFRI


Ramme	–	Kokesoner	6 Full Flex (sonefri)
Ovenpå-liggende	Ja	Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go
Planlimt	Ja	Komfort	Intelligent gryteregistrering
Betjening	SmartSelect White	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høy fleksibilitet	Full Flex, SilentMove	Produktmål (BxD)	800 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	780 x 500 mm ³⁾



KM 7879 FL

M.-nr. 11507810
Pris: 37.699,-

Ramme	–	Kokesoner	Variokokesoner, 2 PowerFlex kokesoner, 2 PowerFlex-område
Ovenpå-liggende	Ja	Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go, TempControl
Planlimt	Ja	Komfort	Permanent kjelesensor
Betjening	SmartSelect White	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høy fleksibilitet	SilentMove	Produktmål (BxD)	800 x 520 mm
Temp-Control	Ja	Utskjæring (BxD)	906 x 516 mm



KM 7899 FL

M.-nr. 11507820
Pris: 43.999,-

Ramme	–	Kokesoner	3 variokokesoner (Ø 28cm), 2 PowerFlex kokesoner, 2 PowerFlex-område
Ovenpå-liggende	Ja	Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go, Tempcontrol
Planlimt	Ja	Komfort	Permanent kjelesensor
Betjening	SmartSelect White	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høy fleksibilitet	SilentMove	Produktmål (BxD)	936 x 520 mm
Temp-Control	Ja	Utskjæring (BxD)	906 x 516 mm



KM 7999 FR/FL


M.-nr. KM 7999 FR 11250630
Pris: 70.599,-
M.-nr. KM 7999 FL 11250660
Pris: 70.599,-

MED TEMPCONTROL

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kokesoner	3 kokeområder, 1 og 2 TempControl Plus-områder med 2 & 5 sensorer. Maks antall panner: 5 stk
Ovenpå-liggende	Ja, begge	Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go
Planlimt	KM 7999 FL	Komfort	Permanent kjelesensor, Hjelpeprogrammer
Betjening	Multi-color-Touch display	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høy fleksibilitet	SilentMove	Produktmål (BxD)	FR: 942 x 522 mm FL: 936 x 520 mm
Temp-Control	Ja	Utskjæring (BxD)	FR: 916 x 500 mm FL: 916 x 500 mm



TWO IN ONE INDUKSJONSTOPPER MED INTEGRERT VENTILATOR




KMDA 7634 FR / FL

Fleksibel installasjon,
Ventilator i flush
M.-nr. KMDA 7634 FR 11491520
Pris: 47.099,-
M.-nr. KMDA 7634 FL 11491510
Pris: 47.099,-

Ramme	FR: Stål, høytstående, FL: Ingen	Utluftning	Ja
Ovenpåliggende	KMDA 7634 FR, KMDA 7634 FL	Kullfilter ved omluft	Ja, krever DUU 1000-2
Planlimt	KMDA 7634 FL	Effektivitetsklasse	A (570 m ³ /t, Booster-trinn)
Betjening	SmartSelect	Fettfiltreringsklasse	A
Høy fleksibilitet	PowerFlex	Energiklasse / ECO-motor	A++ (25,1 kWh/år) / Ja
Kokesoner/område	4 PowerFlex / 2 PowerFlex-områder	Lydnivå	69 dB(A), trinn 3
Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål (kan rengjøres i oppvaskmaskin)
Komfort	Permanent kjølesensor, Ventilator i flush	Produktmål (BxD)	KMDA 7633 FR: 780x500 mm KMDA 7633 FL: 780/804x500 mm
Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home	Utskjæring (BxD)	780 x 500 mm ⁴⁾

⁴⁾ Innvendige utskjæringsmål



KMDA 7476 FR / FL







Fleksibel installasjon
M.-nr. KMDA 7476 FR 11790040
Pris: 47.099,-
M.-nr. KMDA 7476 FL 11790050
Pris: 47.099,-



Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Utluftning	Ja
Ovenpåliggende	KMDA 7476 FR, KMDA 7476 FL	Kullfilter ved omluft	Ja, krever DUU 1000-2
Planlimt	KMDA 7476 FL	Effektivitetsklasse	A (570 m ³ /t, Booster-trinn)
Betjening	ComfortSelect Plus	Fettfiltreringsklasse	A
Høy fleksibilitet	2 PowerFlex-område	Energiklasse / ECO-motor	A++ (25,1 kWh/år) / Ja
Kokesoner	4 PowerFlex XL	Lydnivå	69 dB(A), trinn 3
Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål (kan rengjøres i oppvaskmaskin)
Komfort	Permanent kjølesensor, Tørkebeskyttelse	Produktmål (BxD)	KMDA 7476 FR: 806x526 mm KMDA 7476 FL: 800x520 mm
Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home	Utskjæring (BxD)	780 x 500 mm ⁴⁾






⁴⁾ Innvendige utskjæringsmål

FLATKANALER TIL KMDA 7634/7476 FR/FL

STANDARDSETT TIL OMLUFT DFKS-U		
Antall	Type	M.-nr.
2	DFK-R1000 Pris: 509,- per stk.	M.-nr. 10811340 
2	DFK-BV 90 Pris: 469,- per stk.	M.-nr. 10811410 
1	DFK-BH 90 Pris: 509,- per stk.	M.-nr. 10811390 
1	DFK-V Pris: 269,- per stk.	M.-nr. 10811360 
1	DFK-L Pris: 509,- per stk.	M.-nr. 11051270 
1	DFK-DB Pris: 139,- per stk.	M.-nr. 10820390 
1	DUU-1000-2 Pris: 4.619,-.	M.-nr. 11207310 

SAMLET PAKKEPRIS kr. 7.999,-

M.-NR. 11250350


STANDARDSETT TIL UTLUFT DFKS-A		
Antall	Type	M.-nr.
1	DFK-R1000 Pris: 509,- per stk.	M.-nr. 10811340
		
2	DFK-BV 90 Pris: 469,- per stk.	M.-nr. 10811410
		
1	DFK-BH 90 Pris: 509,- per stk.	M.-nr. 10811390
		
1	DFK-A Pris: 469,- per stk.	M.-nr. 10811430
		
1	DFK-DB Pris: 139,- per stk.	M.-nr. 10820390
		
1	DMK 150-1 Pris: 3.039,-	M.-nr. 11258630
		

SAMLET PAKKEPRIS


kr. 5.599,-

M.-NR. 11250360

FLATKANALER TIL KMDA 7634/7476 FR/FL OG SMARTLINE




**Stort utvalg
og fleksibilitet**



**Flatkanal
DFK-R 1000**

- Rett stykke
M.-nr. 10811340


Pris: 509,-



**Skjøtestykke, Flatkanal
DFK-V**

- Forbinder rett flatkanaldeler
M.-nr. 10811360


Pris: 269,-



**Forlenger
DFK-L**

- Forlenger
M.-nr. 11051270


Pris: 509,-



**Flatkanalbend
DFK-BH 90**

- Horisontalt bend 90°
M.-nr. 10811390


Pris: 509,-



**Flatkanalbend
DFK-BV 90**

- Vertikalt bend 90°
M.-nr. 10811410


Pris: 469,-



**Flatkanal Adapter
DFK-A**

- Adapter flat – rund
M.-nr. 10811430


Pris: 469,-



**Flatkanal Adapter
DFK-AK 90**

- Adapter flat – rund 90°
M.-nr. 11590720


Pris: 469,-



**Flatkanalbend
DFK-BH 45**

- Horisontalt bend 45°
M.-nr. 10811450


Pris: 469,-



**Flatkanalbend
DFK-BH 15**

- Horisontalt bend 15°
M.-nr. 10811460


Pris: 399,-



**Flatkanalbend
DFK-BVK 90**

- Vertikalt bend 90°
M.-nr. 10811470

Pris: 469,-



**Tetningsbånd
DFK-DB**

- Til Miele flatkanalsystem DFK
- Til tetning av overgangene mellom flatkanaldelene
- Farge: Hvit
- Lengde: 10 m
M.-nr. 10820390

Pris: 139,-



COMBISET SMARTLINE

miele.no – les mer om Miele's SmartLine



CS 7101-1 FL

Gasskokeplate, 1 sone
(Dual-wok-brenner),
til natur- og flaskegass
(dyser for naturgass følger med)
M.-nr. 11402780
Pris: 18.099,-

Ramme	–	Rengjøring	Stopejernsrist i matt sort (kan rengjøres i oppvaskmaskinen)
Ovenpå- liggende	Ja	Sikkerhet	GasStop, FlameGuard ¹⁾
Planlimt	Ja	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
Betjening	Dreiebryter i metall (eltenning)	Utskjæring (BxD)	358 x 500 mm ²⁾



CS 7102-1 FL

Gasskokeplate, 2 soner,
til natur- og flaskegass
(dyser for naturgass følger med)
M.-nr. 11402790
Pris: 17.299,-

Ramme	–	Rengjøring	Stopejernsrist i matt sort (kan rengjøres i oppvaskmaskinen)
Ovenpå- liggende	Ja	Sikkerhet	GasStop, FlameGuard ¹⁾
Planlimt	Ja	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
Betjening	Dreiebrytere i metall (eltenning)	Utskjæring (BxD)	358 x 500 mm ²⁾



CS 7641 FL

Induksjonswok,
1 sone
M.-nr. 11322810
Pris: 36.899,-

Ramme	–	Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go
Ovenpå- liggende	Ja	Komfort	Kokekarsensor, Timer
Planlimt	Ja	Sikkerhet	
Betjening	SmartSelect	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
		Utskjæring (BxD)	358 x 500 mm ²⁾



CS 7612 FL

Induksjonsplatetopp,
2 soner, PowerFlex
M.-nr. 10693740
Pris: 19.499,-


Ramme	–	Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go
Ovenpå- liggende	Ja	Komfort	Permanent kjelesensor Lock&Wipe
Planlimt	Ja	Sikkerhet	
Betjening	SmartSelect	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
		Utskjæring (BxD)	358 x 500 mm ²⁾



CS 7632 FL

Teppanyaki-stekeplate,
induksjon
M.-nr. 10693780
Pris: 32.699,-

Ramme	–	Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go
Ovenpålig- gende	Ja	Komfort	2 separate innstillingsområder
Planlimt	Ja	Sikkerhet	
Betjening	SmartSelect	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
		Utskjæring (BxD)	358 x 500 mm ²⁾



CSDA 7001 FL

Benkeventilator
M.-nr. 11402480
Pris: 21.199,-

Ramme	–	Effektivitets- klasse	A (535 m3/t, Booster)
Ovenpåliggen- de/Planlimt	Ja / Ja	Fettfilterings- klasse	B
Betjening	SmartSelect	Energiklasse / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / Ja
Utluftning til det fri	Ja	Lydnivå	66 dB(A), trinn 3
Kullfilter ved omluft	Ja	Filterindikator	–
Sikkerhet	FlameGuard beskytter mot gassflammer	Produktmål (BxD)	120 x 520 mm
Lett rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter rustfritt stål	Utskjæring (BxD)	100 x 500 mm ²⁾



TILBEHØR

Monteringslist til montering av flere
SmartLine-elementer i en seksjon, CSZL 7000
M.-nr. 10690630
Pris: 659,-



VENTILATORER

EFFEKTIV VENTILATOR, ENKEL RENGJØRING

Som de eneste er Miele ventilatorer kåret til «Best i test» av Forbrukerrådet TÆNK. Miele ventilatorer oppnår de beste klassifiseringene for bl.a. utsugningseffekt og fettfiltrering. Fett og matos fanges opp effektivt, så du bevarer et optimalt inneklima og får mindre bekymringer med rengjøringen.

Alle Miele ventilatorer er utstyrt med det ytterst effektive *10-lags metalfettfilteret, som enkelt kan rengjøres i oppvaskmaskinen. Filteret er i laget i rustfritt stål, så det ikke blir misfarget.

*CleanCover gjør det enkelt og trygt å rengjøre innsiden på enhver Miele-ventilator. Det brukervennlige designet betyr, at de ikke er noen kroker eller vanskelige hjørner, hvor smusset kan gjemme seg. Ingen skarpe metallkanter eller elektroniske komponenter, men derimot en ren, glatt overflate, som er lett å tørke av.

For optimal effekt og vedlikehold forteller filterindikatoren deg når fettfilteret og det aktive kullfilteret må skiftes eller rengjøres.

ENESTÅENDE BRUKERKOMFORT

Mens du konsentrerer deg om matlagingen, styres ventilatoren automatisk. Med ***Con@ctivity** kommuniserer ventilator og platetopp med hverandre. Foruten å slå seg av og på, tilpasser ventilatoren effekten etter det som skjer på platetoppen.

MIELE@HOME


Betjen ventilatoren på avstand – velg viftetrinn og etterløpstid, sjekk status på fettfilteret, eller betjen lyset via [miele@mobile-appen](#)

DESIGN OG KVALITET

Den grundige håndverksmessige bearbeidingen av førsteklasses materialer kombinert med enestående på brukervennlighet gjør Miele-ventilatoren til blikkfanger i kjøkkenet ditt. Mens du konsentrerer deg om kokekunsten, sikrer ventilatoren formidable yteevne et optimalt inneklima og mindre rengjøring.

Design, materialer og teknologi er nøye utvalgt og av høyeste kvalitet, så du er sikret en ventilator med lang holdbarhet.

BENKVENTILATOR




DAD 4840 Levantar

Benkventilator
M.-nr. 11997700

Pris: 32.699,-
Optimal med komfyrtopp
KM 7684 FL

Type	Sort, SmartControl betj.	Lydnivå	62 dB(A) trinn 3
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Ombyggingssett/ Kullfilter ved omluft / Plug&Play kit	DUU 600 / DKF 30-P / DKF 30-R / DUP 150	Filterindikator	Progr. timeteller Fettfilter / kullfilter
Effektivitets-klasse	A (640 m³/t, Boost)	Komfort	LED-belysning m/ dimmefunksjon, 5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	B	Nettverk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (42 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	300 x 916 x 120 mm



DAD 4940 Levantar

Benkventilator
M.-nr. 11997710

Pris: 32.699,-
Optimal med komfyrtopp
KM 7697 FL


Type	Sort, SmartControl betj.	Lydnivå	62 dB(A) trinn 3
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Ombyggingssett/ Kullfilter ved omluft / Plug&Play kit	DUU 600 / DKF 30-P / DKF 30-R / DUP 150	Filterindikator	Progr. timeteller Fettfilter / kullfilter
Effektivitets-klasse	A (640 m³/t, Boost)	Komfort	LED-belysning m/ dimmefunksjon, 5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	B	Nettverk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (42 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	300 x 936 x 120 mm






VENTILATORER OG SLIMLINE

miele.no – les mer om Miele ventilatorer



DA 1260

Med intern motor
M.-nr. CleanSteel 10548440
Pris: 6.399,-
M.-nr. Brillanthvit 10548430
Pris: 6.399,-




DA 3366

Med intern motor
M.-nr. 10031040
Pris: 7.199,-


Type	for montering under skap	Lydnivå	64 dB(A), trinn 3
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DKF 18-1	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	D (545 m³/t, Boost)	Komfort	–
Fettfiltrerings-klasse	A	Nettverk	–
Energiklasse / ECO-motor	C (92 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	125 x 598 x 500 mm

Type	SlimLine, rustfritt stål	Lydnivå	51 dB(A), trinn 3
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUU 151 DKF 13-1	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	D (430 m³/t, Boost)	Komfort	–
Fettfiltrerings-klasse	B	Nettverk	–
Energiklasse / ECO-motor	C (61 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	34 x 595 x 275 mm



DA 3466 (60 cm)

Med intern motor eller til ekstern motor, Slimline-uttrekk
Enkel betjening i front
M.-nr. intern motor 10031180
Pris: 8.599,-
M.-nr. ekstern motor 11392170
Pris: 7.799,-



DA 3496 (90 cm)

Med intern motor eller til ekstern motor, Slimline-uttrekk
Enkel betjening i front
M.-nr. 10031060
Pris: 10.899,-
M.-nr. ekstern motor 11392180
Pris: 10.099,-

Type	SlimLine, rustfritt stål	Lydnivå	56 dB(A), trinn 3
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUU 151 DKF 13-1	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	A (550m³/t, Boost)	Komfort	–
Fettfiltrerings-klasse	B	Nettverk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (69,5 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	34 x 595 x 275 mm

Type	SlimLine, rustfritt stål	Lydnivå	51 dB(A), trinn 3
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUU 151 DKF 13-1	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	C (550 m³/t, Boost)	Komfort	–
Fettfiltrerings-klasse	B	Nettverk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (69,5 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	34 x 895 x 275 mm



DA 3568 (60 cm)*

Med intern motor eller til ekstern motor, Slimline-uttrekk på kun 14 mm
M.-nr. intern motor 10880250
Pris: 17.099,-
M.-nr. ekstern motor 11392190
Pris: 16.299,-



DA 3598 (90 cm)*

Med intern motor eller til ekstern motor, Slimline-uttrekk på kun 14 mm
M.-nr. intern motor 10880290
Pris: 19.499,-
M.-nr. ekstern motor 11392200
Pris: 18.699,-

Type	SlimLine, rustfritt stål	Lydnivå	51 dB(A), trinn 3
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUU 151 DKF 19-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (635 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	C	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	14 x 593 x 309-470 mm

Type	SlimLine, rustfritt stål	Lydnivå	51 dB(A), trinn 3
Utluftning	Ja	Lett rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUI 151 DKF 19-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (635 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrering-klasse	C	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (26 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	14 x 893 x 309-470 mm


* På DA 35xx og 36xx krever forkortelse av skapskrog med 38 mm.

VEGGHENGTE VENTILATORER

**DA 3668 (60 cm)***

Med intern motor, Slimline-uttrekk på kun 14 mm, lysdemper-funksjon, fjernkontroll følger med M.-nr. 10880300

Pris: 27.199,-


**DA 3698 (90 cm)***

Med intern motor, Slimline-uttrekk på kun 14 mm, lysdemper-funksjon, fjernkontroll følger med M.-nr. 10880310

Pris: 29.499,-



Type	SlimLine, motorisert, rustfritt stål	Lydnivå	51 dB(A), trinn 3
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUU 151	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (635 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	C	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	14 x 593 x 309-470 mm

Type	SlimLine, motorisert, rustfritt stål	Lydnivå	51 dB(A), trinn 3
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUU 151 DKF 19-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (635 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	C	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (26 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	14 x 893 x 309-470 mm

**PUR 68 W (60 cm)**

Med intern motor M.-nr. 10385270

Pris: 13.199,-

**PUR 98 W (90 cm)**

Med intern motor M.-nr. 10385280

Pris: 14.799,-



Type	Vegghengt, rustfritt stål	Lydnivå	56 dB(A) trinn 3
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUW 20 DKF 12-1	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	A (650 m³/t, Boost)	Komfort	–
Fettfiltrerings-klasse	A	Nettverk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (47 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	685-1135 x 598 x 500 mm

Type	Vegghengt, rustfritt stål	Lydnivå	56 dB(A) trinn 3
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUW 20 DKF 12-1	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	A (650 m³/t, Boost)	Komfort	–
Fettfiltrerings-klasse	A	Nettverk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (50 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	685-1135 x 898 x 500 mm

**DA 5798 W Next Step**

90 cm, Med intern motor RAL-farge mulig M.-nr. 10880420

Pris: 20.999,-

**DA 6066 W Wing * (60 cm)**

Med intern motor M.-nr. Brillanthvit 10138850

Pris: 15.599,-

M.-nr. Obsidiansort 10138840 **Pris: 15.599,-**

Type	Vegghengt, rustfritt stål / glass	Lydnivå	52 dB(A) trinn 3
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	Ja	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (600 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpstid LED belysning
Fettfiltrerings-klasse	A	Nettverk	Con@ctivity 3.0 Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (24,1 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	660-980 x 893 x 520 mm

Type	Vegghengt, farget glass og rustfritt stål	Lydnivå	54 dB(A), trinn 3
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DKF 25-1	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	B (650 m³/t, Boost)	Komfort	–
Fettfiltrerings-klasse	B	Nettverk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (70 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	547 x 600 x 490 mm

VEGGHENGTE VENTILATORER

miele.no – les mer om Miele's ventilatorer



DA 6086 W Wing *
(80 cm)

Med intern motor
M.-nr. Brillanthvit 10143210
Pris: 17.099,-
M.-nr. Obsidiansort 10138860
Pris: 17.099,-



DA 6096 W Wing *
(90 cm)

Med intern motor
M.-nr. Brillanthvit 9974070
Pris: 17099,-
M.-nr. Obsidiansort 9974080
Pris: 17.099,-

Type	Vegghengt, farget glass og rustfritt stål	Lydnivå	54 dB(A) trinn 3
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DKF 25-1	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	B (650 m³/t, Boost)	Komfort	–
Fettfiltrerings-klasse	B	Nettverk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (70 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	547 x 800 x 490 mm

Type	Vegghengt, farget glass og rustfritt stål	Lydnivå	54 dB(A) trinn 3
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DKF 25-1	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	B (650 m³/t, Boost)	Komfort	–
Fettfiltrerings-klasse	B	Nettverk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (70 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	547 x 900 x 490 mm



VEGGHENGTE VENTILATORER

**DA 9091 W**

Med intern motor
M.-nr. Obsidiansort 11684330
Pris: 14.199,-
M.-nr. Grafitgrå 11684340
Pris: 14.199,-

Type	Vegghengt, Obsidiansort/ Grafitgrå	Lydnivå	53 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DKF 29/ DKF 29-R	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	B (670 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpstid, LED-list
Fettfiltrerings-klasse	C	Nettverk	Nei
Energiklasse / ECO-motor	A++ (104 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	500 x 880 x 500 mm

**DA 4298 W Puristic Plus**

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10880410
Pris: 21.799,-
M.-nr. ekstern motor 11392260
Pris: 20.999,-

Type	Vegghengt rustfritt stål	Lydnivå	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Utluftning	Ja	Nem rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUW 20 DKF 12-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (630 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpstid
Fettfiltrerings-klasse	A	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (27 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	685-1135 x 898 x 500 mm

**DA 6488 W Pure (80 cm)***


Med intern motor
M.-nr. 10799440
Pris: 23.299,-

Type	Vegghengt, grafitgrå glass	Lydnivå	53 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DKF 25-1 DKF 25-R	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (610 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpstid
Fettfiltrerings-klasse	C	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	550 x 798 x 525 mm

**DA 6488 W Pure (80 cm)***

Med intern motor
M.-nr. 10799430
Pris: 23.299,-

Type	Vegghengt, obsidiansort glass	Lydnivå	53 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Utluftning	Ja	Lett rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DKF 25-1 DKF 25-R	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (610 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpstid
Fettfiltrerings-klasse	C	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	550 x 798 x 525 mm

**DA 6498 W Pure (90 cm)***

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10799460
Pris: 23.299,-
M.-nr. ekstern motor 11392270
Pris: 22.599,-

Type	Vegghengt, grafitgrå glass	Lydnivå	53 dB(A) trinn 3, Silence-pakke
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DKF 25-1 DKF 25-R	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (610 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpstid
Fettfiltrerings-klasse	C	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	550 x 898 x 525 mm

**DA 6498 W Pure (90 cm)***

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10799450
Pris: 23.299,-
M.-nr. ekstern motor 11392280
Pris: 22.599,-

Type	Vegghengt, obsidiansort glass	Lydnivå	53 dB(A) trinn 3, Silence-pakke
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DKF 25-1 DKF 25-R	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (610 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpstid
Fettfiltrerings-klasse	C	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	550 x 898 x 525 mm

*Husk å bestille Kanalcover på alle skråstilte ventilatorer / DADC

VEGGHENGTE VENTILATORER

miele.no – les mer om Miele ventilatorer



A⁺

10 Filter

LED

Conductivity 3.0

MobileControl

Filter Indicator

Eco Motor

DA 7198 W Triple*

Med intern motor
M.-nr. 10799480
Pris: 24.899,-

Type	Vegghengt, grafittgrå glass	Lydnivå	60 dB(A) trinn 3, Silence-pakke
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DKF 11-1 DKF 25-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (600 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	B	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (26 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	440 x 880 x 433 mm



A⁺

10 Filter

LED

Conductivity 3.0

MobileControl

Filter Indicator

Eco Motor

DA 7198 W Triple*

Med intern motor
M.-nr. 10799470
Pris: 24.899,-

Type	Vegghengt, obsidiansort glass	Lydnivå	60 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DKF 11-1 DKF 25-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (600 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	B	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (26 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	440 x 880 x 433 mm



A⁺

10 Filter

LED

Conductivity 3.0

MobileControl

Filter Indicator

Individual

Eco Motor

DA 6798 W Shape*

Med intern motor
M.-nr. 10880550
Pris: 33.899,-

Type	Vegghengt, sort glass og rustfritt stål	Lydnivå	52 dB(A) trinn 3
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DKF 25-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (610 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	D	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	568 x 898 x 495 mm



A⁺

10 Filter

LED

Conductivity 3.0

MobileControl

Filter Indicator

Individual

Eco Motor

DA 6698 W Puristic Ed. 6000

Med intern motor
M.-nr. 10880440
Pris: 32.699,-

Type	Vegghengt, obsidiansort glass og stål	Lydnivå	52 dB(A) trinn 3, Silence-pakke
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUW 20 DKF 12-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (640 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	A	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	710-1030 x 898 x 500 mm



A⁺⁺

10 Filter

LED

Conductivity 3.0

MobileControl

Filter Indicator

Eco Motor

Individual

DA 6698 W Puristic Ed. 6000

Med intern motor
M.-nr. 10880450
Pris: 32.699,-

Type	Vegghengt, sort glass og CleanSteel	Lydnivå	52 dB(A) trinn 3, Silence-pakke
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUW 20 DKF 12-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (640 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	A	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	710-1030 x 898 x 500 mm



A⁺⁺

10 Filter

LED

Conductivity 3.0

MobileControl

Filter Indicator

Eco Motor

Individual

DA 6698 W Puristic Ed. 6000

Med intern motor
M.-nr. 10880430
Pris: 32.699,-

Type	Vegghengt, brillanthvitt glass og stål	Lydnivå	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUW 20 DKF 12-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (640 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	A	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	710-1030 x 898 x 500 mm

*Husk å bestille Kanalcover på alle skråstilte ventilatorer / DADC



INTEGRERTE VENTILATORER

miele.no – les mer om Miele's ventilatorer



DA 2558 (50 cm)

Med intern motor
M.-nr. 10879930
Pris: 10.099,-




DA 2578 (70 cm)

Med intern eller for
ekstern motor
M.-nr. intern motor 10879940
Pris: 11.699,-
M.-nr. ekstern motor 11392230
Pris: 10.899,-


Type	Integrert	Lydnivå	56 dB(A) trinn 3
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUU 151 DKF 15-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (600 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	B	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A (52 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	293 x 532 x 372 mm

Type	Integrert	Lydnivå	56 dB(A) trin 3
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUU 151 DKF 15-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (600 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	B	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A (52 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	293 x 702 x 402 mm



DA 2360 (60 cm)

Med intern motor
M.-nr. 10548450
Pris: 10.899,-



DA 2390 (90 cm)

Med intern motor
M.-nr. 10548460
Pris: 15.599,-

Type	Integrert	Lydnivå	52 dB(A) trinn 3
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUU 151 DKF 19-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (600 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	B	Nettverk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (49 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	305 x 584 x 300 mm

Type	Integrert	Lydnivå	52 dB(A) trinn 3
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUU DKF 19-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (600 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	A	Nettverk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (55 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	305 x 884 x 300 mm



DA 2668 (60 cm)

Med intern motor
M.-nr. 10880040
Pris: 21.799,-




DA 2698 (90 cm)

Med intern eller for
ekstern motor
M.-nr. intern motor 10880110
Pris: 27.999,-
M.-nr. ekstern motor 11392240
Pris: 27.199,-

Type	Integrert-CleanSteel	Lydnivå	51 dB(A) trinn 3
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUI 151 DKF 19-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (585 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	A	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	305 x 584 x 300 mm

Type	Integrert, CleanSteel	Lydnivå	51 dB(A) trinn 3
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUU 151 DKF 19-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (640 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	A	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	305 x 884 x 300 mm

INTEGRERTE VENTILATORER



DA 2698 (90 cm)

Med intern motor eller
til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10880070
Pris: 27.999,-
M.-nr. ekstern motor 11392250
Pris: 27.199,-

Type	Integrert, Brillanthvit	Lydnivå	51 dB(A) trinn 3
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	Ja	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (640 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	A	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	305 x 884 x 300 mm




DA 2808

Med intern motor eller
til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10880140
Pris: 31.899,-
M.-nr. ekstern motor 11392150
Pris: 31.099,-

LEVERES UTEN FJERNKONTROLL

Type	Integrert, CleanSteel	Lydnivå	53 dB(A) trinn 3
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUU 2900 DKF-20-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (725 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	B	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	305 x 880 x 500 mm





DA 2808

Med intern motor eller
til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10880180
Pris: 31.899,-
M.-nr. ekstern motor 11391950
Pris: 31.099,-

LEVERES UTEN FJERNKONTROLL

Type	Integrert Brillanthvit	Lydnivå	53 dB(A) trinn 3
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUU 2900 DKF-20-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (725 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	B	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	305 x 880 x 500 mm



DA 2628 (118 cm)

Integrert m/kantventilasjon
M.-nr. Stål 10880020
Pris: 32.699,-
M.-nr. Brillanthvit 10879970
Pris: 32.699,-

LEVERES UTEN FJERNKONTROLL

Type	Integrert, CleanSteel	Lydnivå	57 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUI 151 DKF 15-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (640 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	E	Nettverk	Con@ctivity 3.0
Energiklasse / ECO-motor	A+ (36 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	308 x 1180 x 300 mm


VELKOMMEN TIL MIELE CLUB

Har du kjøpt et eller flere Miele produkter, tilbyr vi deg et medlemskap i Miele Club. Som

klubbmedlem mottar du eksklusive tilbud og verdikuponger som kun kan oppnås via medlemskap i Miele Club. Det er helt gratis og uten forpliktelser for deg som medlem.

Meld deg inn i Miele Club på miele.no/club og motta eksklusive tilbud, værdikuponer og ydelser, så snart dine Miele produkter er registreret.



**PUR 98 D**


Med intern motor
M.-nr. 10385250
Pris: 25.699,-

**DA 4208 D
Puristic Plus**


Med intern motor eller til
ekstern motor
M.-nr. intern motor, 10880370
Pris: 38.099,-
M.-nr. ekstern motor, 11392210
Pris: 37.299,-

Type	Fritthengende, rustfritt stål	Lydnivå	57 dB(A) trinn 3
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUI 32 DKF 12-1	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	A (650 m³/t, Boost)	Komfort	–
Fettfiltrerings-klasse	A	Nettverk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (52 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	690-990 x 898 x 598 mm

Type	Fritthengende, rustfritt stål	Lydnivå	54 dB(A) trinn 3, Silence-pakke
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
kullfilter ved omluft	DUI 32 DKF 12-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (720 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	A	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (30 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	690-990 x 898 x 598 mm

**DA 4208 V D Puristic
Varia**

Med intern motor,
Hev /senke funksjon
M.-nr. 10880350
Pris: 50.499,-

**DA 4248 V
Puristic Varia**

120 cm,
Heve/senke funksjon
Med intern motor
M.-nr. 10880400
Pris: 55.199,-

Type	Fritthengende, rustfritt stål	Lydnivå	58 dB(A) trinn 3, Silence-pakke
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUI 32 DKF 12-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (675 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	A	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (31 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	755-1045 x 898 x 598 mm

Type	Fritthengende, rustfritt stål	Lydnivå	58 dB(A) trinn 3, Silence-pakke
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUI 32 DKF 12-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (675 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpstid
Fettfiltrerings-klasse	A	Nettverk	Con@ctivity 2.0 /3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (30,8 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	755-1045 x 1198 x 698 mm

**DA 6708 D Aura
Edition 6000**


100 cm,
M.-nr. CleanSteel 10880520
Pris: 49.699,-
M.-nr. Brilliantvit 10880490
Pris: 49.699,-
M.-nr. Obsidiansort 10880500
Pris: 49.699,-

Type	Fritthengende, CleanSteel, Brilliantvit, Obsidiansort	Lydnivå	67 dB(A) trinn 3,
Utluftning	–	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	Ja	Filterindikator	Fettfilter, NoSmell Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (620 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpstid LED belysning
Fettfiltrerings-klasse	B	Nettverk	Con@ctivity 2.0 Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	C (80,6 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	500-1500 x 1000 x 700 mm



FRITTHENGENDE VENTILATORER

miele.no – les mer om Miele's ventilatorer



**DA 6698 D Puristic
Ed. 6000**

Med intern motor
M.-nr. 10880470
Pris: 47.399,-



**DA 6698 D Puristic
Ed. 6000**

Med intern motor
M.-nr. 10880480
Pris: 47.399,-

Type	Fritthengende, obsidiansort glass og stål	Lydnivå	53 dB(A) trinn 3, Silence-pakke
Utluftning	Ja	Lett rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUW 20 DKF 12-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (730 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	A	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (32 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	705-1005 x 898 x 598 mm


Type	Fritthengende, sort glass og CleanSteel	Lydnivå	53 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUW 20 DKF 12-	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (730 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	A	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (32 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	705-1005 x 898 x 598 mm



**DA 6698 D Puristic
Ed. 6000**

Med intern motor
M.-nr. 10880460
Pris: 47.399,-

Type	Fritthengende, brillanthvitt glass og stål	Lydnivå	53 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Utluftning	Ja	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUW 20 DKF 12-	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (730 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	A	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (32 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	705-1005 x 898 x 598 mm



**DA 7078 D Aura 3.0
White Loom**

Ledning i wire
M.-nr. 11214420
Pris: 57.499,-

Type	Fritthengende, brillanthvit	Lydnivå	65 dB(A) trin 3
Utluftning	–	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter medfølger ved omluft	DKF 27-R	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (615 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings-klasse	B	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A (28 kWh/år) / Ja	Produktmål	Samlet høyde: 700-1000 mm, Ø700 mm

FRITTHENGENDE VENTILATORER



DA 7378 D Aura 4.0 Ambient*

Ledning i wire,
HumidityBalance,
MyAmbientLight, AmbientFra-
grance, ventilatorens vinger
brettes automatisk ut, når
ventilatoren er i bruk
M.-nr. 11408960
Pris: 78.499,-

Type	Fritthengende, Brillanthvit	Lydnivå	66 dB(A) trin 3
Utluftning	-	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	Ja	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets- klasse	A+ (600 m3/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltrerings- klasse	A	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home**
Energiklasse / ECO-motor	A+ (32 kWh/år) / Ja	Produktmål (HxBxD)	Samlet høyde: 700-1000 mm, Ø500 mm

*HUMIDITYBALANCE

Oppnå et optimalt og sunt inneklima med ***HumidityBalance** – avfuktingsfilteret absorberer fukten i luftstrømmen og avfukter luften, før luften sendes tilbake til kjøkkenet.

Den intelligente sensoren måler konstant luftfuktigheten i rommet. Er luftfuktigheten under det anbefalte nivået, frigir ventilatoren den nødvendige mengden fukt fra avfuktingsfilteret ut i kjøkkenet.

MYAMBIENTLIGHT

Velg mellom 6 forskjellige farger på lyset i Miele@mobile-appen, eller bruk dimmefunksjonen i appen.

*AMBIENTFRAGRANCE

Sett inn en duftampulle i ventilatoren, og nyt å alltid ha en deilig duft i kjøkkenet. Velg mellom 3 duftvarianter: SummerGarden, FrenchBakery og MintyFields.

OPPVASKMASKINER



VERDENSNYHET!

*Automatisk dosering med **AutoDos** og integrert **PowerDisk**.*

Miele oppvaskmaskiner og Miele PowerDisk med alt-i-1-oppvaskpulver er nøyaktig utviklet og tilpasset til hverandre

UTMERKEDE RESULTATER*

PowerDisk-pulveret doseres optimalt til det valgte programmet – med nøyaktig tilpasset mengde og til optimalt tidspunkt.

Oppvaskmaskinen kan dosere flere ganger under programmet, og velges programmet Automatisk, måler en sensor skittenhetsgraden og doserer optimalt i forhold til denne. Opplev de absolutt beste oppvask- og tørkeresultatene!

EKSTRAORDINÆR FRIHET

Slutt på å fylle oppvaskmiddel på maskinen ved hver oppvask. En PowerDisk holder ca. til 1 måneds forbruk**.

Med Miele PowerDisk er det alltid oppvaskmiddel i maskinen, og via **Miele@mobile**-appen kan du enkelt starte oppvaskmaskinen når du er på farten.

Opplev maksimal Komfort med **AutoStart**: Tast inn ønskede programmer og tidspunkter én gang i ukeplanen – oppvaskmaskinen starter helt automatisk, inntil du fjerner de valgte programmene fra listen igjen.

Takket være **SnapConn@ct** trenger du ikke lenger å huske på å kjøpe oppvaskmiddel. Appen kan stilles inn slik at den automatisk bestiller et ønsket antall PowerDisk hjem til deg, når oppvaskmaskinen og appen registrerer at du holder på å gå tom for PowerDisk. Enklere blir det ikke.

* Du kan fortsatt velge å bruke annet oppvaskpulver eller -tabletter

** En PowerDisk holder gjennomsnittlig til 20 omganger med ECO-program.

OPPVASKMASKINER

PERFEKTE RESULTATER

Miele **Perfect GlassCare** rengjør glassene dine forsiktig og skånsomt – ingen glasspest, kalkrender el. lign. Selv de skjøre, fine vinglassene kan du rengjøre i Miele oppvaskmaskiner. Riedel anbefaler kun Miele oppvask oppvaskmaskiner til rengjøring av sine glass.

Programmet **QuickPowerWash** og Miele oppvasktabletter er nøyaktig avstemt med hverandre og utgjør et unikt og uovervinnelig team, som gir enestående oppvaskresultater. På bare 58 minutter oppnår du perfekte oppvask- og tørkeresultater!

Med Miele **AutoOpen-tørking** blir alt serviset ditt – selv plastikk – helt tørt. Når oppvaskprogrammet er slutt, åpnes døren på oppvaskmaskinen automatisk. Benkeplaten beskyttes mot fukt med den spesielle luftføring.

ENESTÅENDE BRUKERKOMFORT

Ønsker du et håndstaksløst kjøkken? Med **Knock2Open** åpnes døren automatisk når du banker på den, og takket være **AutoClose** hjelper en motorfunksjon med å lukke oppvaskmaskinens dør automatisk og forsiktig. Komfortabelt og elegant.

Opplev hurtig, intuitiv og moderne betjening av din oppvaskmaskin med Miele's eksklusive M Touch display.



SKÅN MILJØET OG LOMMEBOKEN

Ytterst energieffektiv og i beste energiklasse – helt ned til energiklasse A

Koble oppvaskmaskinen til varmt vann, og spar opp til 50 % strøm.

EcoFeedback – før programstart vises en prognose for energiforbruket.

EcoStart – din intelligente oppvaskmaskin starter automatisk, når strømmen er billigst. Med **SmartStart** mottar oppvaskmaskinen info om strømtakster direkte fra din strømleverandør.

Helt ned i **6 l vann pr. oppvask** – til tross for at Miele oppvaskmaskiner kun bruker rent, friskt vann til oppvasken.



MIELE@HOME

Betjen oppvaskmaskinen fra avstand.

I Miele@mobile-appen kan du velge program, legge til flere valg, stille inn forsinket start og mye mer.



NYHET!

*Alle nye oppvaskmaskiner i
G 7000-serien har energiklass A.*

*Bortsett fra G 7000 Reference 1
med AutoDos, som får energikl. B*


HYGIENISK RENT

*I alle Miele oppvaskmaskiner fjernes mer enn
99,9 % av all virus²*



FRITTSTÅENDE OPPVASKMASKINER, 60 CM


miele.no



G 5000 U

Frittstående under benk,
rett panel, taster,
3-sifret digitalt display (gul)
M.-nr. Brillanthvit 11494340
Pris: 8.999,-
M.-nr. CleanSteel 11494350
Pris: 10.499,-

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	–
Programmer / kuverter	5 / 13	Tilvalg	Kort, Utsatt start, Express, ExtraClean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	E (93 kWh per 100) 8,9 l vann
Lydnivå	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene
Resttid	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	– / –	Fleksibilitet	Comfort, Bestikkurv, 2 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm		



G 5000 SCU

Frittstående under benk,
rett panel, taster,
3-sifret digitalt display (gul)
M.n.r. Brillanthvit 11494360
Pris: 9.799,-
M.-nr. CleanSteel 11494370
Pris: 11.299,-

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	–
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Utsatt start, Express, ExtraClean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	E (95 kWh per 100) 8,9 l vann
Lydnivå	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene
Resttid	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	– / –	Fleksibilitet	Comfort, Bestikkskuff,
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm		



G 5023 SCU

Frittstående under benk,
rett panel, taster,
3-sifret digitalt display (gul)
M.n.r. Brillanthvit 11573110
Pris: 10.199,-
M.-nr. CleanSteel 11573160
Pris: 11.699,-

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	–
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Utsatt start, Express, ExtraClean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	E (95 kWh per 100) 8,9 l vann
Lydnivå	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene
Resttid	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	– / –	Fleksibilitet	ExtraComfort, Bestikkskuff, 1 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm		



G 5233 SCU

Frittstående under benk,
rett panel, taster,
3-sifret digitalt display (gul)
M.n.r. Brillanthvit 11573440
Pris: 13.199,-
M.-nr. CleanSteel 11573450
Pris: 14.699,-

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	AutoOpen, SensorDry
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Utsatt start, Express, ExtraClean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	E (74 kWh per 100) 8,9 l vann
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene
Resttid	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	– / –	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D MultiFlex-skuff
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm		




G 5217 SCU XXL

Frittstående under benk,
rett panel, taster,
3-sifret digitalt display (gul)
M.n.r. Brillanthvit 11573970
Pris: 13.499,-
M.-nr. CleanSteel 11573980
Pris: 14.999,-

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	AutoOpen, SensorDry
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Utsatt start, Express, ExtraClean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	C (74 kWh per 100) 8,9 l vann
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene
Resttid	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	– / –	Fleksibilitet	Comfort 3D-MultiFlex-skuff, 1 FlexCare-koppholder
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		

FRITTSTÅENDE OPPVASKMASKINER, 60 CM


**G 7200 SCU**

Frittstående under benk
rett panel, 1-linje LCD-display
M.-nr. Brillanthvit 11922390

Pris: 14.999,-
M.-nr. CleanSteel 11922400
Pris: 16.699,-

Kommer høsten 2021

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	AutoOpen-torking, SensorDry, BrilliantGlassCare
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Extra Clean, Extra Dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	(54 kWh per 100) 8,4 l vann
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene, EcoFeedback
Resttid & startforvalg	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	ComfortPlus, 3D-MultiFlex-skuff 1 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

**G 7113 SCU**

Frittstående under benk
rett panel, 1-linje LCD-display
AutoDos med PowerDisk
M.-nr. Brillanthvit 11781230

Pris: 15.799,-
M.-nr. CleanSteel 11781240
Pris: 17.299,-


Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, AutoOpen-torking, SensorDry
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Extra Clean, Extra Dry, AutoDos
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	(64 kWh per 100) 8,4 l vann
Lydnivå	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene, EcoFeedback
Resttid & startforvalg	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / WifiConn@ct	Fleksibilitet	Comfort plus, 3D-MultiFlex-skuff 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

**G 7118 SCU XXL**

Frittstående under benk
rett panel, 1-linje LCD-display
AutoDos med PowerDisk
M.-nr. Brillanthvit 11781260

Pris: 16.499,-
M.-nr. CleanSteel 11781270
Pris: 17.999,-

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, AutoOpen-torking, SensorDry
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Extra Clean, Extra Dry, AutoDos
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	(64 kWh per 100) 8,4 l vann
Lydnivå	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene, EcoFeedback
Resttid & startforvalg	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / WifiConn@ct	Fleksibilitet	Comfort plus, 3D-MultiFlex-skuff
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		


**G 7410 SCU**

Frittstående under benk
rett panel, 1-linje LCD-display
AutoDos med PowerDisk
M.-nr. Brillanthvit 11922530

Pris: 17.999,-
M.-nr. CleanSteel 11922560
Pris: 19.699,-

Kommer høsten 2021

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, AutoOpen-torking, SensorDry
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	AutoDos, Ekspress, IntenseZone, Extra clean, ExtraDry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	(54 kWh per 100) 8,4 l vann
Lydnivå	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene, EcoFeedback
Resttid & startforvalg	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / WifiConn@ct	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-skuff, 2 FlexCare glass- og 1 kopphylle
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

**G 7415 SCU XXL**

Frittstående under benk,
rett panel, 1-linje klartekst,
AutoDos med PowerDisk,
M.-nr. Brillanthvit 11922620

Pris: 18.899,-
M.-nr. CleanSteel 11922630
Pris: 20.599,-

Kommer høsten 2021

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, AutoOpen-torking
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	AutoDos, Ekspress, IntenseZone, Extra clean, ExtraDry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	(54 kWh per 100) 8,4 l vann
Lydnivå	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene, EcoFeedback
Resttid & startforvalg	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / WifiConn@ct	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-skuff, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		

FRITTSTÅENDE OPPVASKMASKINER, 45 CM



G 5430 SCU

Frittstående under benk,
rett panel, taster
3-sifret digitalt display (gul)
M.-nr. Brillanthvit 11494540
Pris: 10.499,-
M.-nr. CleanSteel 11494550
Pris: 11.999,-



G 5640 SCU

Frittstående under benk,
rett panel, taster
1-linje tekstdisplay LCD (gul)
M.-nr. Brillanthvit 11494580
Pris: 13.499,-
M.-nr. CleanSteel 11494590
Pris: 14.999,-

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	Perfect GlassCare
Programmer / kuverter	5 / 9	Tilvalg	Kort, Express, ExtraClean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	F (78 kWh per 100) 8,0 l vann
Lydnivå	45 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Halv maskin, Påvist hygiene
Resttid/ Startforvalg	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, Bestikkskuff
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 45 x 57 mm		

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring, SensorDry
Programmer / kuverter	8 / 9	Tilvalg	Kort, Utsatt start, Ekspress, IntenseZone, ExtraClean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	D (62 kWh per 100) 7,7 l vann
Lydnivå	44 dB(A)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Halv maskin, EcoFeedback, Påvist hygiene
Resttid	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D MultiFlex-skuff
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 45 x 57 mm		




HALVINTEGRERTE OPPVASKMASKINER, 60 CM



G 7200 Sci

Halvintegrert,
rett panel, taster, 1-linje
LCD-display (hvit)
M.-nr. CleanSteel 11922410
Pris: 19.299,-

Kommer høsten 2021



G 7410 Sci

Halvintegrert,
rett panel, 1-linje
TFT-tekstdisplay (hvit)
AutoDos med PowerDisk
M.-nr. Brillanthvit 11922570
Pris: 20.899,-
M.-nr. CleanSteel 11922590
Pris: 22.499,-

Kommer høsten 2021

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, AutoOpen-torking, SensorDry
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Extra clean, ExtraDry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	A (54 kWh per 100) 8,4 l vann
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, Påvist hygiene, ThermoSpar
Resttid & Startforvalg	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	ComfortPlus, 3D MultiFlex-skuff, 1 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, AutoOpen-torking, SensorDry
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Extra clean, ExtraDry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk	A (54 kWh per 100) 8,4 l vann
Lydnivå	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, Påvist hygiene, ThermoSpar
Resttid & Startforvalg	Ja	Komfort	AutoDos, ComfortClose
Belysning / nettverk	- / Miele@home	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-skuff, 2 FlexCare-glassholder 1 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



Alle G7000 integrerte og fullintegrerte oppvaskmaskiner er tildelt den anerkjente Reddot design award



FULLINTEGRERTE OPPVASKMASKINER, 60 CM



Hygienisk rent:
I alle Miele oppvaskmaskiner fjernes mer enn 99,9 % av all virus²



G 5050 Vi

Fullintegrert
Betjeningspanel i rustfritt stål,
taster, 3-sifret digitalt display (gul)
M.-nr. 11494390
Pris: 12.599,-

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	–
Programmer / kuverter	5 / 13	Tilvalg	Kort, Utsatt start, Express, ExtraClean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per syklus)	E (74 kWh per 100) 8,9 l vann
Lydnivå	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene
Resttid	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	– / –	Fleksibilitet	Comfort, Bestikkurv, 2 FlexCare-koppehylle
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm		



G 5050 SCVi

Fullintegrert
Betjeningspanel i rustfritt stål,
taster, 3-sifret digitalt display (gul)
M.-nr. 11494400
Pris: 13.399,-



G 5073 SCVi

Fullintegrert
Betjeningspanel i rustfritt stål,
taster, 3-sifret digitalt display (gul)
M.-nr. 11573250
Pris: 13.799,-

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	–
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Utsatt start, Express, ExtraClean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk	E (93 kWh per 100) 8,9 l vann
Lydnivå	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene
Resttid	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	– / –	Fleksibilitet	Comfort, Bestikkskuff, 1 FlexCare-koppehylle
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	–
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Utsatt start, Express, ExtraClean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per syklus)	E (95 kWh per 100) 8,9 l vann
Lydnivå	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene
Resttid	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	– / –	Fleksibilitet	ExtraComfort, Bestikkskuff, 2 FlexCare-koppehylle
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm		



G 5055 SCVi XXL

Fullintegrert
Betjeningspanel i rustfritt stål,
taster, 3-sifret digitalt display (gul)
M.-nr. 11494420
Pris: 14.199,-



G 5078 SCVi XXL

Fullintegrert
Betjeningspanel i rustfritt stål,
taster, 3-sifret digitalt display (gul)
M.-nr. 11573290
Pris: 14.599,-

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Utsatt start, Express, ExtraClean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per syklus)	E (95 kWh per 100) 8,9 l vann
Lydnivå	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene
Resttid	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	– / –	Fleksibilitet	Comfort, Bestikkskuff, 1 FlexCare-koppehylle
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Utsatt start, Express, ExtraClean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per syklus)	E (95 kWh per 100) 8,9 l vann
Lydnivå	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene
Resttid	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	– / –	Fleksibilitet	ExtraComfort, Bestikkskuff, 1 FlexCare-koppehylle
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		


FULLINTEGRERTE OPPVASKMASKINER, 60 CM



G 5262 SCVi

Fullintegrert
Betjeningspanel i rustfritt stål,
taster, 3-sifret digitalt display (gul)
M.-nr. 11573990
Pris: 17.299,-


Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	AutoOpen, SensorDry, BrilliantGlassCare
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Utsatt start, Express, ExtraClean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk	C (95 kWh per 100) 8,9 l vann
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene
Resttid	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, 3D MultiFlex-skuff, 1 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm		



G 5283 SCVi

Fullintegrert
Betjeningspanel i rustfritt stål,
taster, 3-sifret digitalt display (gul)
M.-nr. 11573470
Pris: 17.699,-


Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	AutoOpen, SensorDry, BrilliantGlassCare
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Utsatt start, Express, ExtraClean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	C (74 kWh per 100) 8,9 l vann
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene
Resttid	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D MultiFlex-skuff, 2 FlexCare-kopphyller
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm		



G 5267 SCVi XXL

Fullintegrert
Betjeningspanel i rustfritt stål,
taster, 3-sifret digitalt display (gul)
M.-nr. 11574000
Pris: 18.099,-

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	AutoOpen, SensorDry, BrilliantGlassCare
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Utsatt start, Express, ExtraClean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	C (74 kWh per 100) 8,9 l vann
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene
Resttid	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, 3D MultiFlex-skuff, 1 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		



G 5288 SCVi XXL

Fullintegrert
Betjeningspanel i rustfritt stål,
taster, 3-sifret digitalt display (gul)
M.-nr. 11573480
Pris: 18.499,-

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	AutoOpen, SensorDry, BrilliantGlassCare
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Utsatt start, Express, ExtraClean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	C (74 kWh per 100) 8,9 l vann
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene
Resttid	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D MultiFlex-skuff, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		




G 7250 SCVi

Fullintegrert
Betjeningspanel i rustfritt stål,
taster, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvit)
M.-nr. 11922440
Pris: 20.399,-

Kommer høsten 2021

NYHET!

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	AutoOpen, SensorDry, BrilliantGlassCare
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Extra Clean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	A (54 kWh per 100) 8,4 l vann
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene, EcoFeedback
Resttid & startforvalg	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	ComfortPlus, 3D-MultiFlex-skuff, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



G 7160 SCVi

Fullintegrert, AutoDos med integrert PowerDisk
Betjeningspanel i rustfritt stål,
taster, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvit)
M.-nr. 11781210
Pris: 20.399,-


Kommer høsten 2021

NYHET!

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	AutoOpen, SensorDry, BrilliantGlassCare
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Extra Clean, Extra dry, AutoDos
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	B (64 kWh per 100) 8,9 l vann
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene, EcoFeedback
Resttid & startforvalg	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	WifiConn@ct	Fleksibilitet	Comfort plus, 3D-MultiFlex-skuff, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

FULLINTEGRERTE OPPVASKMASKINER, 60 CM

miele.no




G 7163 SCVi

Fullintegrert, AutoDos med integrert PowerDisk
Betjeningspanel i rustfritt stål, taster, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvit)
M.-nr. 11781280
Pris: 21.199,-

Kommer høsten 2021

NYHET!

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	AutoOpen-torking, BrilliantGlassCare, SensorDry
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Extra Clean, Extra dry, AutoDos
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	B (64 kWh per 100) 8,4 l vann
Lydnivå	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene, EcoFeedback
Resttid & startforvalg	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	/WifiConn@ct	Fleksibilitet	Comfort plus, 3D-MultiFlex-skuff, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



G 7165 SCVi XXL

Fullintegrert, AutoDos med integrert PowerDisk
Betjeningspanel i rustfritt stål, taster, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvit)
M.-nr. 11781220
Pris: 21.199,-

Kommer høsten 2021

NYHET!

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	AutoOpen-torking, BrilliantGlassCare, SensorDry
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Extra Clean, Extra dry, AutoDos
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	B (64 kWh per 100) 8,4 l vann
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene, EcoFeedback
Resttid & startforvalg	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	/WifiConn@ct	Fleksibilitet	Comfort plus, 3D-MultiFlex-skuff, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		



G 7277 SCVi XXL

Fullintegrert
Betjeningspanel i rustfritt stål, taster, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvit)
M.-nr. 11922500
Pris: 21.399,-

Kommer høsten 2021

NYHET!

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	AutoOpen-torking, BrilliantGlassCare, SensorDry
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Extra Clean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	A (54 kWh per 100) 8,4 l vann
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene, EcoFeedback
Resttid & startforvalg	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, 3D-MultiFlex-skuff + bestikkur, 2 FlexCare-glassholder og 2 koppehyller
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		



G 7255 SCVi XXL

Fullintegrert
Betjeningspanel i rustfritt stål, taster, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvit)
M.-nr. 11922450
Pris: 21.399,-

Kommer høsten 2021

NYHET!

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	AutoOpen-torking, BrilliantGlassCare, SensorDry
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Extra Clean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	A (54 kWh per 100) 8,4 l vann
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene, EcoFeedback
Resttid & startforvalg	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	Comfort plus, 3D-MultiFlex-skuff, 2 FlexCare-glassholder og 2 koppehyller
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		




G 7274 SCVi

Fullintegrert
Betjeningspanel i rustfritt stål, taster, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvit)
M.-nr. 11922930
Pris: 21.699,-

Kommer høsten 2021

NYHET!

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	AutoOpen-torking, BrilliantGlassCare, SensorDry
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Extra Clean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	A (54 kWh per 100) 8,4 l vann
Lydnivå	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene, EcoFeedback
Resttid & startforvalg	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-skuff, 4 FlexCare glass- og 1 kopphylle
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



G 7168 SCVi XXL

Fullintegrert, AutoDos med integrert PowerDisk
Betjeningspanel i rustfritt stål, taster, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvit)
M.-nr. 11781290
Pris: 21.999,-

Kommer høsten 2021

NYHET!

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	AutoOpen-torking, BrilliantGlassCare, SensorDry
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Extra Clean, Extra dry, AutoDos
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk	B (64 kWh per 100) 8,4 l vann
Lydnivå	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar
Resttid & startforvalg	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	WifiConn@ct	Fleksibilitet	Comfort plus, 3D-MultiFlex-skuff, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		

FULLINTEGRERTE OPPVASKMASKINER, 60 CM


**G 7279 SCVi XXL**

Fullintegrert
Betjeningspanel i rustfritt stål,
taster, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvit)
M.-nr. 11922940
Pris: 22.599,-

Kommer høsten 2021

NYHET!

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	AutoOpen-torking, BrilliantGlassCare, SensorDry
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Extra Clean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	A (54 kWh per 100) 8,4 l vann
Lydnivå	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene, EcoFeedback
Resttid & startforvalg	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-skuff
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		4 FlexCare-glassholder og 1 FlexCare-kopphyller


**G 7460 SCVi**

Fullintegrert med AutoDos med integrert PowerDisk
Betjeningspanel i sort ,taster, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvit)
M.-nr. 11922650
Pris: 23.999,-

Kommer høsten 2021

NYHET!

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	AutoOpen-torking, BrilliantGlassCare, SensorDry
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	AutoDos, Express, Extra dry IntenseZone, Extra Clean
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	A (54 kWh per 100) 8,4 l vann
Lydnivå	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene, EcoFeedback
Resttid & startforvalg	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / WifiConn@ct	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-skuff, 2 FlexCare glassholder og 1 kopphylle
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		


**G 7465 SCVi XXL**

Fullintegrert med AutoDos med integrert PowerDisk
Betjeningspanel i sort glass, taster, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvit)
M.-nr. 11922770
Pris: 24.999,-

Kommer høsten 2021

NYHET!

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	AutoOpen-torking, BrilliantGlassCare, SensorDry
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	AutoDos, Express, IntenseZone, Extra Clean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per syklus)	A (54 kWh per 100) 8,4 l vann
Lydnivå	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene, EcoFeedback
Resttid & startforvalg	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / WifiConn@ct	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-skuff
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle


**G 7474 SCVi**

Fullintegrert med AutoDos med integrert PowerDisk
Betjeningspanel i sort glass, taster, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvit)
M.-nr. 11922990
Pris: 25.299,-

Kommer høsten 2021

NYHET!

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	AutoOpen-torking, BrilliantGlassCare, SensorDry
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	AutoDos, Express, IntenseZone, Extra Clean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per syklus)	A (54 kWh per 100) 8,4 l vann
Lydnivå	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene, EcoFeedback
Resttid & startforvalg	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / WifiConn@ct	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-skuff
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		4 FlexCare-glassholder, 4 FlexCare-kopphylle


**G 7479 SCVi XXL**

Fullintegrert med AutoDos med integrert PowerDisk
Betjeningspanel i sort glass, taster, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvit)
M.-nr. 11923010
Pris: 26.199,-

Kommer høsten 2021

NYHET!

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	AutoOpen-torking, BrilliantGlassCare, SensorDry
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	AutoDos, Express, IntenseZone, Extra Clean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per syklus)	A (54 kWh per 100) 8,4 l vann
Lydnivå	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene, EcoFeedback
Resttid & startforvalg	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / WifiConn@ct	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-skuff
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		4 FlexCare-glassholder, 2 FlexCare-kopphylle

**G 7660 SCVi**

Fullintegrert med AutoDos med integrert PowerDisk
Betjeningspanel i sort glass, taster, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvit)
Bakgrunnbelyst logo
M.-nr. 11922780
Pris: 29.199,-

Kommer høsten 2021

NYHET!

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	AutoOpen-torking, BrilliantGlassCare, SensorDry
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	AutoDos, Express, IntenseZone, Extra Clean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per syklus)	A (54 kWh per 100) 8,4 l vann
Lydnivå	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene, EcoFeedback
Resttid & startforvalg	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	BrilliantLight / WifiConn@ct	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-skuff
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		4 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle

VÅR UNIKE POWERDISK

Få et halvt års forbruk av Miele PowerDisk med på kjøpet.



Kjøp en Miele oppvaskmaskin med AutoDos, og få et halvt års forbruk* av Miele PowerDisk All in1-oppvaskpulver med på kjøpet ved å løse inn verdikupongen, som ligger i maskinen.


Du får 6 x PowerDisk til en verdi av kr. 559,-

*En PowerDisk holder til gjennomsnittlig 20 oppvaskomganger med ECO-program

FULLINTEGRERTE OPPVASKMASKINER, 60 CM



NYHET!



G 7665 SCVi XXL


Fullintegrert med AutoDos med integrert PowerDisk
Betjeningspanel i sort glass,
taster, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvit)
Bakgrunnbelyst logo
M.-nr. 11922790

Pris: 30.199,-

Kommer høsten 2021



NYHET!



G 7690 SCVi K20

Fullintegrert med AutoDos med integrert PowerDisk
Betjeningspanel i sort glass,
taster, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvit)
Bakgrunnbelyst logo
M.-nr. 11922800

Pris: 32.399,-


Kommer høsten 2021

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	AutoOpen-torking, BrilliantGlassCare, SensorDry
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	AutoDos, Express, IntenseZone, Extra Clean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per syklus)	A (54 kWh per 100) 8,4 l vann
Lydnivå	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene, EcoFeedback
Resttid & startforvalg	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	BrilliantLight / WifiConn@ct	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-skuff 4 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	AutoOpen-torking, BrilliantGlassCare, SensorDry
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	AutoDos, Express, IntenseZone, Extra Clean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per syklus)	A (54 kWh per 100) 8,4 l vann
Lydnivå	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene, EcoFeedback
Resttid & startforvalg	Ja	Komfort	ComfortClose, Knock2Open
Belysning / nettverk	BrilliantLight / WifiConn@ct	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-skuff 4 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



NYHET!



G 7695 SCVi K20 XXL


Fullintegrert med AutoDos med integrert PowerDisk
Betjeningspanel i sort glass,
taster, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvit)
Bakgrunnbelyst logo
M.-nr. 11922810

Pris: 33.299,-

Kommer høsten 2021



NYHET!



G 7975 SCVi K20 XXL

Fullintegrert, AutoDos med integrert PowerDisk
Betjeningspanel i sort glass,
2-linje TFT-touch display
M.-nr. 11922820

Pris: 42.099,-

Kommer høsten 2021

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	AutoOpen-torking, BrilliantGlassCare, SensorDry
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	AutoDos, Express, IntenseZone, Extra Clean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per syklus)	A (54 kWh per 100) 8,4 l vann
Lydnivå	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene, EcoFeedback
Resttid & startforvalg	Ja	Komfort	ComfortClose, Knock2Open
Belysning / nettverk	BrilliantLight / WifiConn@ct	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-skuff 4 FlexCare-glassholder, 2 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	AutoOpen-torking, AutoClose BrilliantGlassCare, SensorDry
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	AutoDos, Express, IntenseZone, Extra Clean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per syklus)	A (54 kWh per 100) 8,4 l vann
Lydnivå	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Påvist hygiene, EcoFeedback
Resttid & startforvalg	Ja	Komfort	ComfortClose, Knock2Open
Belysning / nettverk	BrilliantLight / WifiConn@ct	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-skuff 4 FlexCare-glassholder, 2 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		



Knock2Open

FULLINTEGRERTE OPPVASKMASKINER, 45 CM



G 5481 SCVi



Fullintegrert
Betjeningspanel i rustfritt stål,
taster, 7-segment display (gul)
M.-nr. 11494570

Pris: 14.899,-

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	–
Programmer / kuverter	5 / 9	Tilvalg	Kort, Utsatt start, Express, ExtraClean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	F (78 kWh per 100) 8,0 l vann
Lydnivå	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Halv maskin, Påvist hygiene
Resttid	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	– / –	Fleksibilitet	Comfort, Bestikkskuff
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 45 x 57 cm		



G 5690 SCVi



Fullintegrert
Betjeningspanel i rustfritt stål,
taster, Display med 1 linje og
klartekst (gul)
M.-nr. 11494600

Pris: 18.899,-

Quick-PowerWash	Ja	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, AutoOpen-torking, SensorDry, EcoFeedback
Programmer / kuverter	6 / 9	Tilvalg	Kort, Utsatt start, Express, ExtraClean, Extra dry
Oppvask- og tørkeevne	A	Forbruk (per sykluser)	D (62 kWh per 100) 7,7 l vann
Lydnivå	44 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Halv maskin, Påvist hygiene
Resttid	Ja	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	– / –	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-bestikkskuff+
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 45 x 57 cm		



VINSKAP

PUSH2OPEN

*Døren med **Push2Open**-funksjon sikrer ytterligere eleganse og integreres perfekt i håndtaksløse kjøkken. Døren åpnes med et lett trykk på fronten. Lett og elegant.*

TEMPERATURSONER MED INNSTILLING

Vinskapene fra Miele er utstyrt med opp til tre individuelt regulerbare temperatursoner. Dermed kan du oppbevare tre forskjellige vinsorter, f.eks. rødvin, hvitvin og champagne, ved perfekt temperatur.

TOUCH-BETJENING

Sikker oppbevaring av alle flaskestørrelser. Mieles fleksible flaskehyller sørger for stabil og sikker oppbevaring av enhver flaske. Lamellene i den elegante ramme kan skyves til sidene i en håndvending og sikrer dermed, at du alltid kan skape et stabilt underlag - uansett flaskens form og størrelse. Dermed lagres vinen din rolig og alltid med optimal plassering.

Miele Touch-styring gjør betjeningen av skapet enkel og praktisk. Det elegante panelet med den intuitive betjeningen er helt uten knapper, som samtidig gjør området lett å rengjøre.

*FLEXIFRAME OG NOTEBOARD

Sikker oppbevaring av alle flaskestørrelser. De justerbare flaskehyllene sikrer at flaskene ligger perfekt. De enkelte trellistene i hyllene er lette å flytte på og kan dermed tilpasses alle flaskefasonger. Vinen oppbevares i en optimal posisjon. Miele NoteBoard på fremsiden av alle hyllene, gir mulighet til å notere f.eks. vintype, produsent og årgang og gir en raskt oversikt.

ACTIVE AIRCLEAN-FILTER


Det er viktig, at vinen oppbevares uforstyrret uten påvirkninger utenfra. Vinen skal kunne «puste» fritt gjennomkorken uten å bli kompromittert. Derfor sikrer et aktivt kullfilter et optimalt inneklima og beskytter vinen mot lufttilførsel.

*SOMMELIERSET

Med et enestående SommelierSet fra Miele kan du imponere gjestene dine med profesjonell dekantering av de edle vinene dine. Med det nye SommelierSettet har du alltid komplett verktøy for hånden.

Du kan nyte champagnen eller hvitvinen fra avkjølte glass. Få perfekt tempererte vinflasker på kort tid. Det er tid for ekte vinnyttelse.





KWT 7112 iG ed/cs
KWT 7112 iG obsw
KWT 7112 iG grgr

CleanSteel, M.-nr. 11186560

Pris: 36.099,-

Obsidiansort, M.-nr. 11186580

Pris: 36.899,-

Graffiti-grå, M.-nr. 11186570

Pris: 36.899,-



Type	Vinskaper til innbygging	Betjening	Touch-styring - display
Farge	CleanSteel, Obsidiansort, Graffiti-grå	Miele@home	Nei
Antall hylle-uttrekk	2 m. FlexiFrame plus og NoteBoard	Kapasitet	47 L / 18 flasker
Komfort	1 temp. sone, Active AirClean, kullfilter, LED belysning, DynaCool, SoftClose, Push2open, Optisk og akustisk alarm	Lydnivå / Energikl.	32 dB(A) / G
		Årlig forbruk	116 kWh
		Produktmålt HxBxD	465x557x571 mm / Nisjemål: 450-452x560-568 mm



KWT 6321 UG

M.-nr. 9764980

Pris: 36.499,-



KWT 6322 UG

M.-nr. 9138040

Pris: 45.899,-


Type	Vinskaper under benk	Betjening	ComfortControl-betjening m. display
Farge	Front i obsidiansort glass	Miele@home	Nei
Antall hylle-uttrekk	3 m. FlexiFrame	Kapasitet	94 L / 34 flasker
Komfort	2 temp. soner, Active AirClean, kullfilter, LED belysning, DynaCool	Lydnivå / Energikl.	38 dB(A) / G
		Årlig forbruk	195 kWh
		Produktmålt HxBxD	818x597x575 mm / Nisjemål: 820-870x600x580 mm

Type	Vinskaper under benk	Betjening	Touch-styring - display
Farge	Front i obsidiansort glass	Miele@home	Nei
Antall hylle-uttrekk	3 m. FlexiFrame og NoteBoard	Kapasitet	94 L / 36 flasker
Komfort	2 temp. soner, Active AirClean kullfilter, LED belysning, DynaCool, Push2Open	Lydnivå / Energikl.	35 dB(A) / G
		Årlig forbruk	146 kWh
		Produktmålt HxBxD	818x597x575 mm / Nisjemål: 820-870x600x580 mm



KWT 6422 i
M.-nr. 10792890
Pris: 40.399,-

Type	Fullintegrert vinskaper	Betjening	Touch-styring - display
Farge	Front m. glass	Miele@ home	Ja, forberedt - krever ekstraustyr
Antall hylle-uttrekk	2 m. FlexiFrame plus og NoteBoard	Kapasitet	97 L / 30 flasker
Komfort	2 temp. soner, Active AirClean, LED belysning, DynaCool, SoftClose, Døralarm, 3D hylle	Lydnivå / Energikl.	32 dB(A) / G
		Årlig forbruk	150 kWh
		Produktmål HxBxD	871x557x541 mm / Nisjemål: 874x560x550 mm



KWT 6422 iG
ObsidianSort, M.-nr. 10737480
Pris: 44.299,-
Grafittgrå, M.-nr. 11687190
Pris: 45.099,- **NYHET!**


Type	Integret vinskaper	Betjening	Touch-styring - display
Farge	Front i obsidiansort glass	Miele@ home	Ja, forberedt
Antall hylle-uttrekk	2 m. FlexiFrame plus og NoteBoard	Kapasitet vinskaper	104 L / 33 flasker
Komfort	2 temp. soner, Active AirClean, LED belysning, DynaCool, Push2Open 3D hylde, SoftClose, Døralarm	Lydnivå / Energikl.	32 dB(A) / G
		Årlig forbruk	151 kWh
		Produktmål HxBxD	871x557x560 mm / Nisjemål: 874x560x550 mm



KWT 6722 iS
M.-nr. 10792900
Pris: 63.599,-

SommerlietSet WSS 6700 er inkl., men må bestilles

Type	Fullintegrert vinskaper	Betjening	Touch-styring - display
Farge	Front m. glass	Miele@ home	Ja, forberedt
Antall hyller	8 m. FlexiFrame plus og NoteBoard	Kapasitet vinskaper	254 L / 80 flasker
Komfort	2 temp. soner, Active AirClean, LED belysning, DynaCool, Sommerlietset SoftClose, Døralarm	Lydnivå / Energikl.	34 dB(A) / G
		Årlig forbruk	176 kWh
		Produktmål HxBxD	1769x557x541 mm / Nisjemål: 1772x560x550 mm



KWT 6722 iGS obsv
M.-nr. 10737540
Pris: 66.699,-

SommerlietSet WSS 6700 er inkl., men må bestilles

Type	Integret vinskaper	Betjening	Touch-styring - display
Farge	Front i obsidiansort glass	Miele@ home	Ja, forberedt
Antall hyller	8 FlexiFrame plus og NoteBoard	Kapasitet vinskaper	271 L / 83 flasker
Komfort	2 temp. soner, Active AirClean, 3D hylle LED belysning, DynaCool, Push2Open SommerlietSet, SoftClose, Døralarm	Lydnivå / Energikl.	32 dB(A) / G
		Årlig forbruk	178 kWh
		Produktmål HxBxD	1769x557x560 mm / Nisjemål: 1772x560x550 mm



KWT 6834 SGS
M.-nr. 10409090 **✚**
Pris: 72.699,-

SommerlietSet WSS 6700 er inkl., men må bestilles

Type	Frittstående vinskaper	Betjening	Touch-styring - display
Farge	Front i obsidiansort glass	Miele@ home	Ja, forberedt
Antall hyller	10 m. FlexiFrame plus og NoteBoard	Kapasitet vinskaper	503 L / 178 flasker
Komfort	3 temp. soner, Active AirClean, LED belysning, Sommerlietset, DynaCool, Optisk og akustisk dør og temp. alarm	Lydnivå / Energikl.	35 dB(A) / G
		Årlig forbruk	206 kWh
		Produktmål HxBxD	1920x700x746 mm



KWNS 28462 E ed/cs
M.-nr. 10805200
Pris: 56.399,-

Type	Frittstående vinskaper/ Fryseskaper	Betjening:	FreshTouch-styring - display
Farge	Front i CleanSteel og sort glass	Miele@ home	Ja, forberedt
Antall hylle-uttrekk	4 m. FlexiFrame og 5 fryseskuffer	Kapasitet Kjøl/Frys	48 flasker 156 L / 133 L
Komfort	2 vin temp. soner, DynaCool, AirClean, LED belysning, Superfrost, SoftClose, NoFrost, IceMaker m. vanntilslutt., Click2Open	Lydnivå / Energikl.	37 dB(A) / D
		Årlig forbruk	187 kWh
		Produktmål HxBxD	185x60x67,5 cm

KJØLESKAP, FRYSESKAP OG KOMBISKAP FOR INNBYGGING

PERFECTFRESH ACTIV

*5x lenger holdbarhet - takket være aktiv damp.
Perfekte forhold for oppbevaring av mat.
Tilfører automatisk damp hver halvannen time, og
hver gang døren åpnes. Damp tilføres for å holde
frukt og grønt ferskt. Tydlige symboler gir informasjon om hva som
bør lagres hvor, og hvor mye fuktighet ulike matvarer krever.*

DAILYFRESH

*Dobbelt så lang holdbarhet på frukt og grønt.
Utstyrt med pakning rundt skuffen som holder
på fuktigheten.*

DYNACOOOL-VENTILASJON (DYNAMISK KJØLING)

*Med det dynamiske kjølesystemet sørger en
vifte i kjøleskapet for intensiv og regelmessig
luftsirkulasjon. Temperaturen og luftfuktigheten
er dermed lik i hele skapet, dermed kan maten
plasseres vilkårlig i skapet. Den høyere
kjøleeffekten gir opptil 50 % raskere kjøling*

PERFECTFRESH OG PERFECTFRESH PRO

* **PerfectFresh**-systemet kombinerer høyere luftfuktighet med lavere temperaturer, enten det dreier seg om grønnsaker, ost, fisk, kjøtt eller fugl, vil du kunne oppbevare matvarene dine helt ferske inntil 3 ganger så lang tid som i et vanlig kjøleskap. De nye elegante **PerfectFresh PRO**-skuffene er nå enda tettere og holder matvarene ferske enda lenger

SUPERKJØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

Ved å bruke funksjonen **Superkjøl** fås en svært hurtig avkjøling i hele kjøleskapet. Dette er særlig fordelaktig, hvis større mengder skal avkjøles på en gang. Senest etter 6 timer frakobles **Superkjøl** automatisk. Det samme gjelder fryseskap med **Superfrost**, hvor funksjonene brukes til innfrysning av større mengder på en gang.

NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele **NoFrost**-system forhindrer sirkulerende avkjølt luft, at frysevarer rimer og danner is. Fryseskap med **NoFrost**-system skal aldri avrimes. Uttagbare plater mellom skuffene tillater oppbevaring av store frysevarer. Det er ingen fryseelementer i Miele fryseskap.

TOUCH-BETJENING

Miele **Touch-betjening** gjør betjeningen av skapet enkel og grei. Det elegante panelet med den intuitive betjeningen er helt uten knapper, noe som samtidig gjør området svært lett å rengjøre.

LED-BELYSNING OG FLEXILIGHT 2.0

LED-belysning er vedlikeholdsfri og sørger for en optimal belysning av produktets indre. Sammenlignet med vanlige pærer er LED-belysning spesielt økonomisk og har en betydelig lengre levetid. Miele's nye LED-glasshyllbelysning, **FlexiLight**, skaper en enestående brilliant belysning i kjøleskapet. Det følger hyllen og kan derfor plasseres fleksibelt.

ICEMAKER

Isterninger til alle kalde drikker - profesjonelt og raskt. Den automatiske **IceMaker** kan produsere inntil 100 isterninger om dagen. Fryseskapet tilføres vann, som Miele **IceMaker** omdanner til de flotteste isterninger i en skuff i fryseren. Når skuffen er full, kan du bytte den ut med skuffen ved siden av, så sørger IceMaker for ytterligere forsyninger.

SOFTCLOSE / SELFCLOSE

Denne praktiske dørdempingsfunksjonen sørger for at kjøleskapdøren kan lukkes uten problemer, uten at man risikerer, at varene i skapet blir skadet, uansett hvor hardt døren lukkes. Med en vinkel på mindre enn 30 grader lukker døren seg dessuten automatisk. PerfectFresh-skuffene er utstyrt med uttrekk og dempet selvlukking. De kan trekkes ekstra langt ut, og med et lett trykk lukkes de igjen enkelt og behagelig og helt automatisk. Skuffene glir ekstra stille og ytterst lett. Denne høye betjeningskomforten gir deg svært god tilgang til matvarene dine.

INTEGRERTE KJØLESKAP


miele.no – les mer om Miele's integrerte kjøleskap



K 5122 Ui

M.-nr. 9043030

Pris: 15.799,-



K 31252 Ui

M.-nr. 10799650

Pris: 20.199,-

Type	For montering under benk	Direkte montering	Ja
Betjening		Miele@ home	Nei
Komfort	ComfortClean, 3 hyller, 1 grønnsaksskuff	Kapasitet kjøll	137 L
		Lydnivå	38 dB(B)
		Årlig forbruk	114 kWh
		Mål HxBxD	820 x 598 x 548 mm

Type	Integrert kjøleskap med skuffer	Direkte montering	Ja
Betjening	PicTronic - display	Miele@ home	Nei
Komfort	ComfortClean, Superkjøl, LED belysning	Kapasitet kjøll	132 L
		Lydnivå	35 dB(B)
		Årlig forbruk	114 kWh
		Mål HxBxD	818 x 597 x 552 mm



K 7113 F

M.-nr. 11623160

Pris: 9.399,-

NYHET!



K 7114 E

Med integrert 4-* fryseboks

M.-nr. 11621990

Pris: 10.899,-

NYHET!

Type	Integrert kjøleskap	Direkte montering	Ja
Betjening	TouchControl	Miele@ home	Nei
Komfort	Superkjøl, LED belysning	Kapasitet	144 L
		Lydnivå	33 dB(B)
		Årlig forbruk	144 kWh
		Mål HxBxD	874 x 558 x 545 mm

Type	Integrert kjøleskap	Direkte montering	Ja
Betjening	TouchControl	Miele@ home	Nei
Komfort	ComfortFrost, Superkjøl, LED belysning	Kapasitet kjøll/frys	109 L / 15 L
		Lydnivå	37 dB(B)
		Årlig forbruk	144 kWh
		Mål HxBxD	874 x 558 x 545 mm



K 5124 UiF

87 cm

M.-nr. 11749610

Pris: 15.799,-

NYHET!



K 7313 F

122 cm

M.-nr. 11623190

Pris: 12.499,-

NYHET!


Type	For montering under benk	Direkte montering	Ja
Betjening	Pictronic - display	Miele@ home	Nei
Komfort	2 temperatursoner ComfortClean, Lyspære, Superkjøl	Kapasitet	108 l kjøll / 15 l frys
		Lydnivå	38 dB(B)
		Årlig forbruk	140 kWh
		Mål HxBxD	82-87x 60,0 x 55,0 cm

Type	Integrert kjøleskap	Direkte montering	Ja
Betjening	TouchControl	Miele@ home	Nei
Komfort	LED belysning, Superkjøl	Kapasitet	211 L
		Lydnivå	33 dB(B)
		Årlig forbruk	123 kWh
		Mål HxBxD	1221 x 558 x 550 mm

INTEGRERTE KJØLESKAP



NYHET!




K 7433 E

140 cm
M.-nr. 11641270
Pris: 17.899,-

Type	Integrert kjøleskap	Direkte montering	Ja
Betjening	SensorTouch	Miele@home	Ja
Komfort	DailyFresh, ComfortSize, DynaCool, ComfortClean, LED belysning, Superkjøl	Kapasitet	236 L
		Lydnivå	35 dB(B)
		Årlig forbruk	106 kWh
		Mål HxBxD	1395 x 559 x 550 mm



NYHET!




K 7733 E

M.-nr. 11641400
Pris: 18.699,-

Type	Integrert kjøleskap	Direkte montering	Ja
Betjening	SensorTouch	Miele@home	Ja
Komfort	DailyFresh, ComfortSize, DynaCool, ComfortClean, LED belysning, Superkjøl	Kapasitet	309 L
		Lydnivå	35 dB(B)
		Årlig forbruk	114 kWh
		Mål HxBxD	1770 x 559 x 550 mm



NYHET!




K 7734 F

Med integrert 4-* fryseboks
M.-nr. 11641440
Pris: 18.699,-

Type	Integrert kjøleskap m/ innvendig fryseboks	Direkte montering	Ja
Betjening	SensorTouch	Miele@home	Ja
Komfort	DailyFresh, ComfortSize, DynaCool, ComfortClean, LED belysning, Superkjøl, ComfortFrost	Kapasitet	259 L / 27 L
		Lydnivå	37 dB(B)
		Årlig forbruk	214 kWh
		Mål HxBxD	1770 x 559 x 550 mm



NYHET!




K 7743 E

M.-nr. 11641550
Pris: 23.299,-

Type	Integrert kjøleskap	Direkte montering	Ja
Betjening	SensorTouch	Miele@home	Ja
Komfort	PerfectFresh Pro, ComfortSize, DynaCool, ComfortClean, LED belysning, Superkjøl, Tørrbakvegg i kunststoff	Kapasitet	294 L
		Lydnivå	37 dB(C)
		Årlig forbruk	156 kWh
		Mål HxBxD	1770 x 559 x 550 mm



NYHET!




K 7763 E

M.-nr. 11641410
Pris: 29.499,-

Type	Integrerte kjøleskap	Direkte-montering	Ja
Betjening	FreshTouch	Miele@home	Ja
Komfort	DailyFresh, ComfortSize, SoftClose, DynaCool, ComfortClean, FlexiLight 2.0, Superkjøl	Kapasitet	311 L
		Lydnivå	35 dB(B)
		Årlig forbruk	115 kWh
		Mål HxBxD	1770 x 559 x 550 mm



NYHET!



K 7773 D

M.-nr. 11641830
Pris: 35.799,-

Type	Integrerte kjøleskap	Direkte-montering	Ja
Betjening	FreshTouch	Miele@home	Ja
Komfort	PerfectFresh Active, ComfortSize, SelfClose, DynaCool, SoftClose, ComfortClean, Superkjøl, Tørrbakvegg i CleanSteel FlexiLight 2.0	Kapasitet	296 L
		Lydnivå	32 dB(B)
		Årlig forbruk	125 kWh
		Mål HxBxD	1770 x 559 x 550 mm

INTEGRERTE FRYSESKAP



A

E

F

31202 Ui

Integrert fryseskap,
M.-nr. 10799920
Pris: 18.099,-

35 dB



A

E

F

32202 i

M.-nr. 9430570
Pris: 13.999,-

36 dB

Type	Integrert fryseskap, under benk	Direkte montering	Ja
Betjening	PicTronic display	Miele@ home	Nei
Komfort	ComfortClean, ComfortFrost, SuperFrost, 3 skuffer, Akustisk og optisk temperaturalarm, Akustisk døralarm	Kapasitet	95 L
		Lydnivå	35 dB(A)
		Årlig forbruk	168 kWh
		Mål HxBxD	820 x 600 x 550 mm

Type	Integrert fryseskap	Direkte montering	Ja
Betjening	PicTronic display	Miele@ home	Nei
Komfort	ComfortFrost, SuperFrost, 4 skuffer, Akustisk og optisk temperaturalarm, Akustisk døralarm	Kapasitet	100 L
		Lydnivå	35 dB(A)
		Årlig forbruk	178 kWh
		Mål HxBxD	890 x 600 x 550 cm



A

F

F

35402 i

M.-nr. 9430620
Pris: 30.229,-

37 dB

NoFrost

LED

SoftClose

Type	Integrert fryseskap	Direkte montering	Ja
Betjening	TouchControl	Miele@ home	Nei
Komfort	NoFrost, SuperFrost, ComfortClean, VarioRoom, SoftClose LED belysning	Kapasitet	159 L
		Lydnivå	37 dB(A)
		Årlig forbruk	272 kWh
		Mål HxBxD	1395 x 559 x 550 mm



A

F

F

37402 i

M.-nr. 9430650
Pris: 30.299,-

37 dB

NoFrost

LED

SoftClose

Type	Integrert fryseskap	Direkte montering	
Betjening	TouchControl display	Miele@ home	Nei
Komfort	NoFrost, SuperFrost, VarioRoom, SoftClose, LED belysning	Kapasitet	217 L
		Lydnivå	37 dB(A)
		Årlig forbruk	298 kWh
		Mål HxBxD	1770 x 559 x 550 mm



INTEGRERTE FRYSESKAP



FNS 37405 i
M.-nr. 11784880
Pris: 31.899,-



For kombinasjon
med kjøleskap



FNS 37492 iE
M.-nr. 10810800
Pris: 37.299,-



Med Isbitmaskin

NYHET!

Type	Integrert fryseskap	Direkte montering	Ja
Betjening	TouchControl display	Miele@ home	Ja
Komfort	NoFrost, SuperFrost VarioRoom, SoftClose, LED belysning, Sidevarme, Mulighet for side-by-side	Kapasitet	217 L
		Lydniveau	37 dB(A)
		Årlig forbruk	239 kWh
		Mål HxBxD	1770 x 559 x 550 mm

Type	Integrert fryseskap	Direkte montering	
Betjening	TouchControl display	Miele@ home	Ja, forberedt - krever ekstrautstyr
Komfort	NoFrost, SuperFrost, VarioRoom, SoftClose, IceMaker m. vanntilkobling, LED belysning, Optisk/akustisk alarm, Mulighet for side-by-side	Kapasitet	217 L
		Lydnivå	37 dB(A)
		Årlig forbruk	298 kWh
		Mål HxBxD	177x55,9x54,4 cm



INTEGRERTE KJØLE-/FRYSESKAP

miele.no – les mer om Miele's integrerte fryseskap



KF 7714 F

M.-nr. 11622150

Pris: 18.699,-



KFN 7734 F

M.-nr. 11642180


Pris: 20.199,-

NYHET!

NYHET!

Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Direkte montering	Ja
Betjening	TouchControl	Miele@home	Nei
Komfort	DynaCool, Superkjøl, SuperFrost, DuplexCool ComfortClean, VarioRoom, LED belysning	Kapasitet Kjøl/Frys	187 L / 67 L
		Lydnivå	34 dB(C)
		Årlig forbruk	277 kWh
		Mål HxBxD	1770 x 540 x 550 mm

Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Glidehengselteknikk	Ja
Betjening	PicTronic display	Miele@home	Nei
Komfort	DynaCool, Superkjøl, SuperFrost, ComfortClean, VarioRoom, LED belysning	Kapasitet Kjøl/Frys	194 L / 62 L
		Lydnivå	35 dB(B)
		Årlig forbruk	280 kWh
		Mål HxBxD	1770 x 560 x 550 mm



KF 7731 E

M.-nr. 11641980

Pris: 20.199,-



KFN 7733 F

M.-nr. 11642000


Pris: 21.799,-

NYHET!

NYHET!

Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Direkte montering	Glidehengselteknikk
Betjening	SensorTouch	Miele@home	Ja
Komfort	DailyFresh, ComfortSize DynaCool, DuplexCool Superkjøl, SuperFrost, ComfortClean, VarioRoom, LED belysning	Kapasitet Kjøl/Frys	212 L / 54 L
		Lydnivå	35 dB(B)
		Årlig forbruk	199 kWh
		Mål HxBxD	1770 x 541 x 545 mm


Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Direkte montering	Glidehengselteknikk
Betjening	SensorTouch	Miele@home	Ja
Komfort	DailyFresh, ComfortSize DynaCool, NoFrost DuplexCool Superkjøl, SuperFrost, ComfortClean, VarioRoom, LED belysning	Kapasitet Kjøl/Frys	183 L / 70 L
		Lydnivå	35 dB(B)
		Årlig forbruk	284 kWh
		Mål HxBxD	1770 x 541x 545 mm



KFN 7734 D

M.-nr. 11642200

Pris: 23.299,-



KFN 7744 E

M.-nr. 11642660


Pris: 26.399,-

NYHET!

NYHET!

Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Direkte montering	Ja
Betjening	SensorTouch	Miele@home	Ja
Komfort	DailyFresh, ComfortSize DynaCool, NoFrost DuplexCool Superkjøl, SuperFrost, ComfortClean, VarioRoom, LED belysning	Kapasitet Kjøl/Frys	183 L / 70 L
		Lydnivå	34 dB(B)
		Årlig forbruk	181 kWh
		Mål HxBxD	1770 x 559 x 550 mm


Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Direkte montering	Ja
Betjening	SensorTouch	Miele@home	Ja
Komfort	PerfectFresh Pro DynaCool, ComfortSize, Superkjøl, SuperFrost, ComfortClean, VarioRoom, NoFrost, DuplexCool, Torr bakvegg, LED-belysning	Kapasitet Kjøl/Frys	174 L / 70 L PerfectFresh: 71 L
		Lydnivå	35 dB(B)
		Årlig forbruk	259 kWh
		Mål HxBxD	1770 x 559 x 550 mm

**KFN 7764 D**

M.-nr. 11642220

Pris: 34.199,-**NYHET!**


Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Direkte montering	Ja
Betjening	FreshTouch	Miele@home	Ja
Komfort	DailyFresh, DynaCool, ComfortSize, SoftClose Superkjøl, SuperFrost, ComfortClean, VarioRoom, NoFrost, DuplexCool, Torr bakvegg i CleanSteel FlexiLight 2.0	Kapasitet Kjøl/Frys	184 L / 70 L
		Lydnivå	34 dB(B)
		Årlig forbruk	181 kWh
		Mål HxBxD	1770 x 559 x 550 mm

**KFN 7774 D**

M.-nr. 11642670

Pris: 37.299,-**NYHET!**

Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Direkte montering	Ja
Betjening	FreshTouch	Miele@home	Ja
Komfort	PerfectFresh Active, DynaCool, ComfortSize, SoftClose, DuplexCool, Superkjøl, SuperFrost, ComfortClean, SelfClose VarioRoom, NoFrost, Torr bakvegg i CleanSteel, FlexiLight 2.0	Kapasitet Kjøl/Frys	175 L / 70 L PerfectFresh: 71 L
		Lydnivå	34 dB(B)
		Årlig forbruk	207 kWh
		Mål HxBxD	1770 x 559 x 550 mm

**KFN 7785 D**


M.-nr. 11642230

Pris: 41.199,-

Med FlexiTray (dreibar glasshyll) & My Ice med vanntank

NYHET!

Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Direkte montering	Ja
Betjening	FreshTouch	Miele@home	Ja
Komfort	DailyFresh, FlexiTray, DynaCool, ComfortSize, SoftClose, ComfortClean, Superkjøl, SuperFrost, VarioRoom, NoFrost, DuplexCool, My Ice, Torr bakvegg i CleanSteel FlexiLight 2.0	Kapasitet Kjøl/Frys	184 L / 71 L
		Lydnivå	34 dB(B)
		Årlig forbruk	183 kWh
		Mål HxBxD	1770 x 559 x 550 mm

**KFN 7795 D**

M.-nr. 11642680

Pris: 41.999,-

Med FlexiTray (dreibar glasshyll) & IceMaker med vanntilkobling

NYHET!

Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Direkte montering	Ja
Betjening	FreshTouch	Miele@home	Ja
Komfort	PerfectFresh Active, FlexiTray, DynaCool, ComfortSize, SoftClose, ComfortClean, SelfClose Superkjøl, SuperFrost, VarioRoom, NoFrost, DuplexCool, IceMaker Torr bakvegg i CleanSteel FlexiLight 2.0	Kapasitet Kjøl/Frys	175 L / 71 L
		Lydnivå	34 dB(B)
		Årlig forbruk	208 kWh
		Mål HxBxD	1770 x 559 x 550 mm





MasterCool
Kjøleskap K 2802 Vi R

MasterCool
Førsteklasses luksus,
design og teknikk i stort format
M.-nr.11530710
Pris: 113.799,-



MasterCool
Kjøleskap K 2902 Vi R

MasterCool
Førsteklasses luksus,
design og teknikk i stort format
M.-nr.11530720
Pris: 121.599,-

Type	Integrert kjøleskap	Dør	Høyrehengslet, Direktemontering
Betjening	TouchControl - display	Miele@home	Ja, WifiConn@ct
Komfort	DynaCool, MasterFresh, Drop and Lock, Superkjøl, BrilliantLight belysning Side by Side, Easyclean,Push2Open SelfClose, Active AirClean filter	Kapasitet kjø / Temp.soner	463 L / 2 soner
		Lydnivå	40 dB(A)
		Årlig forbruk	141 kW
		Mål HxBxD	212,5x75,6x60,8 cm

Type	Integrert kjøleskap	Dør	Høyrehengslet, Direktemontering
Betjening	TouchControl - display	Miele@home	Ja, WifiConn@ct
Komfort	DynaCool, MasterFresh, Drop and Lock, Superkjøl, BrilliantLight belysning Side by Side, Easyclean,Push2Open SelfClose, Active AirClean filter	Kapasitet kjø / Temp.soner	567 L / 2 soner
		Lydnivå	40 dB(A)
		Årlig forbruk	151 KW
		Mål HxBxD	212,5x90,8x60,8 cm



LES MER OM SIDE BY SIDE KIT FOR KOMBINASJON AV FLERE PRODUKTER
PÅ SIDE 165



MasterCool Frysenskap F 2412 Vi L

MasterCool
Forsteklasses luksus,
design og teknikk i stort format
M.-nr. 11530760
Pris: 104.399,-



MasterCool Frysenskap F 2672 Vi L

MasterCool
Forsteklasses luksus,
design og teknikk i stort format
M.-nr. 11530780
Pris: 122.399,-

Type	Integrert frysenskap	Dør	Venstrehengslet, Direktemontering
Betjening	TouchControl - display	Miele@home	Ja, WifiConn@ct
Komfort	NoFrost, Drop and Lock, Push2Open, EasyClean, IceMaker m. fast vanntilkobling, BrilliantLight belysning, Superfrost, Side by Side	Kapasitet frys / Temp.soner	224 L / 1 sone
		Lydnivå	42 dB(A)
		Årlig forbruk	253 kW
		Mål HxBxD	212,5x45,1x60,8 cm

Type	Integrert frysenskap	Dør	Venstrehengslet, Direktemontering
Betjening	TouchControl - display	Miele@home	Ja, WifiConn@ct
Komfort	NoFrost, Drop and Lock, Ice-/WaterDispenser m. fast vanntilslutning, BrilliantLight belysning, Side by Side, Push2Open, EasyClean	Kapasitet frys / Temp.soner	318 L / 1 sone
		Lydnivå	42 dB(A)
		Årlig forbruk	–
		Mål HxBxD	212,5x60,3x60,8 cm



MasterCool Frysenskap F 2812 V L

MasterCool
Forsteklasses luksus,
design og teknikk i stort format
M.-nr. 11530770
Pris: 120.099,-


Type	Integrert frysenskap	Dør	Venstrehengslet, Direktemontering
Betjening	TouchControl - display	Miele@home	Ja, WifiConn@ct
Komfort	NoFrost, Drop and Lock, IceMaker, BrilliantLight, Push2Open, Superfrost, Side by Side, EasyClean	Kapasitet frys / Temp.soner	429 L / 1 sone
		Brilliant Light, Superfrost	42 dB(A)
		Side by Side	340 kW
		Mål HxBxD	212,5x75,6x60,8 cm



LES MER OM FRONTER OG TILBEHØR TIL MASTERCool PÅ SIDE 164

MASTERCOOL


MESTERLIG OPPBEVARING AV MAT OG VIN



MasterCool Kjøle-/Fryseskap KF 2802 Vi R

MasterCool
Førsteklasses luksus,
design og teknikk i stort format
M.-nr. 11530730
Pris: 124.799,-

Med fryseskuff & IceMaker



MasterCool Kjøle-/Fryseskap KF 2902 Vi R

MasterCool
Førsteklasses luksus,
design og teknikk i stort format
M.-nr. 11530740
Pris: 132.599,-

Med fryseskuff & IceMaker


Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Dør	Høyrehengslet, Direktemontering
Betjening	TouchControl - display	Miele@home	Ja, WifiConn@ct
Komfort	DynaCool, MasterFresh, NoFrost, Drop and Loch, Superkjøl, Superfrost, BrilliantLight belysning, EasyClean, DuplexCool, Pro, IceMaker, Push2Open, Active AirClean filter	Kapasitet kjølfrys / Temp.soner	Kjølf: 308 L Frys: 108 L 3 temp.soner
		Lydnivå	42 dB(A)
		Årlig forbruk	290 kW
		Mål HxBxD	212,5x75,6x60,8 cm

Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Dør	Venstrehengslet, Direktemontering
Betjening	TouchControl - display	Miele@home	Ja, WifiConn@ct
Komfort	DynaCool, MasterFresh, NoFrost, Drop and Loch, Superkjøl, Superfrost, BrilliantLight belysning, Side by Side, EasyClean, IceMaker, Push2Open, DuplexCool, Pro, Active AirClean filter	Kapasitet kjølfrys/ Temp.soner	Kjølf: 385 L Frys: 134 L 3 temp.soner
		Lydnivå	42 dB(A)
		Årlig forbruk	334 kW
		Mål HxBxD	212,5x90,8x60,8 cm



LES MER OM DE SUBLIME MASTERCOOL-KJØLE-/FRYSESKAP
PÅ MIELE.NO/MASTERCOOL


MASTERCOOL



MasterCool Kjøle-/Fryseskap KF 2982 Vi

MasterCool
Forsteklasses luksus,
design og teknikk i stort format
M.-nr. 11530750
Pris: 140.499,-

Med fryseskuff & IceMaker



MasterCool Vinskap KWT 2672 ViS L

MasterCool
Forsteklasses luksus,
design og teknikk i stort format
M.-nr. 11530790
Pris: 141.999,-

SommerlietSet WSS 6700
er inkl., men må bestilles

Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Dør	FrenchDoor, Direktemontering
Betjening	TouchControl - display	Miele@home	Ja, WifiConn@ct
Komfort	DynaCool, MasterFresh, NoFrost, Drop and Loch, Superkjøl, Superfrost, BrilliantLight belysning, Side by Side, EasyClean, IceMaker, Push2Open, DuplexCool, Pro, Active AirClean filter	Kapasitet kjølfrys/Temp.soner	Kjølf: 385 L Frys: 134 L 3 temp.soner
		Lydnivå	42 dB(A)
		Årlig forbruk	334 kW
		Mål HxBxD	212,5x90,8x60,8 cm

Type	Integrert vinskap	Dør	Venstrehengslet, Direktemontering
Betjening	TouchControl - display	Miele@home	Ja, WifiConn@ct
Soner/Hyller	3 temp. soner / 9 FlexiFrame trehyller	Kapasitet vinskap	366 L 77 flasker (0,75)
Komfort	Glassdør m. UV filter, DynaCool, Push2Open BrilliantLigh belysning, Aktivt AirClean filter, Side by Side, 77 flasker a 0,75 ltr, SommerlietSet, NotaBoard	Lydnivå	42 dB(A)
		Årlig forbruk	171 kW
		Mål HxBxD	212,5x60,3x60,8 cm



LES MER OM DE SUBLIME MASTERCOOL-VINSKAP
PÅ MIELE.NO/MASTERCOOL

FRITTSTÅENDE KJØLESKAP OG FRYSESKAP

DYNACOOOL-VENTILASJON (DYNAMISK KJØLING)

Med det dynamiske kjølesystemet sørger en vifte i kjøleskapet for intensiv og regelmessig luftsirkulasjon. Temperaturen og luftfuktigheten er dermed lik i hele skapet, slik at maten kan plasseres vilkårlig. Den høyere kjøleeffekten gir opptil 50 % raskere kjøling..

PERFECTFRESH OG PERFECTFRESH PRO

**PerfectFresh-systemet kombinerer høyere luftfuktighet med lavere temperaturer, enten det dreier seg om grønnsaker, ost, fisk, kjøtt eller fugl, vil du kunne oppbevare matvarene dine helt ferske inntil 3 ganger så lang tid som i et vanlig kjøleskap. De nye elegante*PerfectFresh *PRO-skuffene er nå enda tettere og holder matvarene ferske enda lenger.*

SUPERKJØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIKK

Ved å bruke funksjonen Superkjøl foppnår du en svært hurtig avkjøling i hele kjøleskapet. Dette er stor fordel, hvis større mengder skal avkjøles på en gang. Senest etter 6 timer frakobles Superkjøl automatisk. Det samme gjelder i et fryseskap med Superfrost, hvor funksjonen brukes til innfrysing av større mengder på en gang.

NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele NoFrost-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskap med NoFrost-system skal aldri avrimes. Uttagbare plater mellom skuffene gjør det mulig å oppbevare store frysevarer. Det er ingen fryseelementer i Miele fryseskap.

EASYOPEN-DØRÅPNING OG SOFTCLOSE DØRLUKKING

Denne praktiske dørdeppingsfunksjonen sørger for at kjøleskaddøren kan lukkes uten problemer, uten at man risikere, at varene i skapet blir skadet, uansett hvor hardt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre enn 30 grader lukkes dessuten døren automatisk. Det elegante dørhåndtaket overviner kreftene fra undertrykket uten problemer. Komfortabel og lett åpning av døren og elegant design i stål eller stål-look avhengig av model.

TOUCH-BETJENING

Miele Touch-styring gjør betjeningen av skapet enkel og grei. Det elegante panelet med den intuitive betjeningen er helt uten knapper, noe som samtidig gjør området svært lett å rengjøre.

LED-BELYSNING OG FLEXILIGHT

LED-belysningen er vedlikeholdsfri og sørger for en optimal innvendig belysning. Sammenlignet med alminnelige pærer er LED-belysning ekstra økonomisk og har en betydelig lengre levetid. Mieleles nye LED-glasshyllbelysning, ***FlexiLight**, skaper en enestående brilliant belysning i kjøleskapet. Det følger hyllen og kan derfor plasseres fleksibelt.


ACTIVE AIRCLEAN- KULLFILTER

Matvarene dine skal ikke bare oppbevares kjølig, men også i luktnøytrale omgivelser, og Miele har den optimale løsning med Miele ActiveAirClean-filter.

Filteret består av aktivt kull samt naturproduktet chitosan og gjør, at det nesten ikke oppstår lukt i kjøleskapet. Filteret er enkelt og raskt å sette inn, og er klart til bruk med det samme

FRITTSTÅENDE KJØLESKAP

miele.no – les mer om Miele's frittstående kjøleskap



K 28202 D ws
K 28202 D edt/cs

Hvit, M.-nr. 10243420
Pris: 12.599,-
CleanSteel, M.-nr. 10243430
Pris: 14.099,-

Type	Frittstående kjøleskap	Håndtak	EasyOpen
Farge	Hvit eller CleanSteel	Miele@ home	Nei
Betjening	TouchControl - display	Kapasitet kjø	386 L
Komfort	DynaCool, ComfortClean, LED belysning, Døralarm, Side-by-side med FN 28262	Lydnivå	33 dB(A)
		Årlig forbruk	151 kWh
		Nisjemål HxBxD	185 x 60 x 63 cm



KS 28423 D ed/cs

M.-nr. 10804770
Pris: 23.799,-

Type	Frittstående kjøleskap		Click2Open
Farge	Cleansteel	Miele@ home	Ja, forberedt - krever ekstrastyr
Betjening	FreshTouch - display	Kapasitet kjø	396 L
Komfort	DynaCool-ventilasjon, ComfortClean, FlexiLight, Side-by-side, Døralarm, Superkjøl, SoftClose, AirClean kullfilter	Lydnivå	37 dB(A)
		Årlig forbruk	98 kWh
		Nisjemål HxBxD	185x60x67,5 cm



KS 28463 D ed/cs

CleanSteel M.-nr. 10804780
Pris: 30.399,-

Type	Frittstående kjøleskap		Click2Open
Farve	Cleansteel	Miele@ home	Ja, forberedt - krever ekstrastyr
Betjening	FreshTouch - display	Kapasitet kjø	373 L (inkl. 133 L PerfectFresh)
Komfort	DynaCool-ventilasjon, ComfortClean, PerfectFresh Pro FlexiLight, XL-interior Superkjøl, SoftClose, AirClean kullfilter	Lydnivå	36 dB(A)
		Årlig forbruk	107 kWh
		Nisjemål HxBxD	185x60x67,5 cm





FN 28262 ws
FN 28262 edt/cs


Hvitt M.-nr. 10243260
Pris: 12.599,-
CleanSteel, M.-nr. 10243300
Pris: 14.099,-

Type	Frittstående fryseskap	Easy-Open	
Farge	Hvit eller CleanSteel	Miele@ home	Nei
Betjening	TouchControl display	Kapasitet kjølerom	268 L
Komfort	NoFrost, SuperFrost VarioRoom, Side-by-side med K 28202 / K 28302	Lydnivå	41 dB(A)
		Årlig forbruk	306 kWh
		Nisjemål HxBxD	185x60x63 cm



FN 28263 ws
M.-nr. 10243230
Pris: 17.799,-

Type	Frittstående fryseskap	Click2Open	
Farge	Hvit	Miele@ home	Nei
Betjening	FreshTouch display	Kapasitet kjølerom	276 L
Komfort	NoFrost, SuperFrost, LED belysning, VarioRoom, XL-interior, Optisk og akustisk alarm	Lydnivå	38 dB(A)
		Årlig forbruk	248 kWh
		Nisjemål HxBxD	185x60x63 cm



FNS 28463 E ed/cs
CleanSteel, M.-nr. 10805070
Pris: 26.699,-
Med Isbitmaskin

Type	Frittstående fryseskap	Click2Open	
Farge	CleanSteel	Miele@ home	Ja, forberedt - krever ekstrautstyr
Betjening	TouchControl display	Kapasitet kjølerom	276 L
Komfort	NoFrost, SuperFrost, VarioRoom, IceMaker m. vanntilkobling, Sidevarme, Optisk og akustisk alarm, LED belysning	Lydnivå	37 dB(A)
		Årlig forbruk	248 kWh
		Nisjemål HxBxD	Stål: 185x60x67,5 cm



FRITTSTÅENDE KOMBISKAP

Miele

TOUCH-BETJENING

Miele Touch-styring gjør betjeningen av skapet enkel og behagelig. Det elegante panelet med den intuitive betjeningen er helt uten knapper, som også gjør området veldig lett å rengjøre.

DYNACOOOL-VENTILASJON (DYNAMISK KJØLING)

Med det dynamiske kjølesystemet sørger en vifte i kjøleskapet for intensiv og regelmessig luftsirkulasjon. Temperaturen og luftfuktigheten er dermed lik i hele skapet, slik at maten kan plasseres vilkårlig. Den høyere kjøleeffekten gir opptil 50 % raskere kjøling.

SUPERKJØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIKK

Ved å bruke funksjonen Superkjøl oppnår du en svært hurtig avkjøling i hele kjøleskapet. Dette er stor fordel, hvis større mengder skal avkjøles på en gang. Senest etter 6 timer frakobles Superkjøl automatisk. Det samme gjelder i et frysenskap med Superfrost, hvor funksjonen brukes til innfrysing av større mengder på en gang.

PERFECTFRESH OG PERFECTFRESH PRO

* PerfectFresh-systemet kombinerer høyere luftfuktighet med lavere temperaturer, enten det dreier seg om grønnsaker, ost, fisk, kjøtt eller fugl, vil du kunne oppbevare matvarene dine helt ferske inntil 3 ganger så lang tid som i et vanlig kjøleskap. De nye elegante *PerfectFresh PRO-skuffene er nå enda tettere og holder matvarene ferske enda lenger.

NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele NoFrost-system forhindrer den sirkulerende avkjølte luften, at frysevarerne rimes til og danner is. Frysenskap med NoFrost-system skal aldri avrimes. Uttagbare plater mellom skuffene gjør det mulig å oppbevare store frysevarer. Det er ingen fryseelementer i Miele frysenskap.

LED-BELYSNING OG FLEXILIGHT

LED-belysningen er vedlikeholdsfri og sørger for en optimal innvendig belysning. Sammenlignet med alminnelige pærer er LED-belysning ekstra økonomisk og har en betydelig lengre levetid. Miele's nye LED-glasshyllbelysning, *FlexiLight, skaper en enestående brilliant belysning i kjøleskapet. Det følger hyllen og kan derfor plasseres fleksibelt.

UNIKT DESIGN MED MIELE BLACKBOARD EDITION, CLEANSTEEL ELLER EKSKLUSIVT SORT/HVITT GLASS

Med Miele BlackBoard Edition kan du og din familie kommunisere sammen med vanlig kritt på dørens glass - akkurat som på en tavle. Døren vaskes raskt og enkelt ren igen med en fuktig klut, og så kan det tegnes på nytt - til glede for alle. Miele kombiskap fås også med CleanSteel-overflate, som er lett å holde ren uten bruk av spesielle rengjøringsmidler.

*CLICK2OPEN-DØRÅPNING OG SOFTCLOSE-DØRLUKKING

Denne praktiske dørdepingsfunksjonen sørger for at kjøleskapdøren kan lukkes uten problemer, uten at man risikerer at varene i skapet skades, uansett hvor hardt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre enn 30 grader lukkes døren dessuten automatisk. Det elegante dørhåndtaket overviner uten problemer kreftene fra undertrykket. Komfortabel og lett åpning av døren og elegant design i stål eller stållook avhengig av modell.

FRITTSTÅENDE KJØLE-/FRYSESKAP

miele.no – les mer om Miele's frittstående kjøle-/fryseskap



KD 28032 ws
KD 28032 edo

Hvitt M.-nr. 10242820
Pris: 10.399,-
Stål-look, M.-nr. 10242830
Pris: 11.199,-



KFN 28132 D ws
KFN 28132 D edt/cs

Hvitt M.-nr. 10622020
Pris: 11.899,-
CleanSteel, M.-nr. 10622070
Pris: 13.399,-

Type	Frittstående kjøle-/fryseskap	Håndtak	Integrert håndtak
Farge	Hvitt eller CleanSteel	Miele@ home	Nei
Betjening	FreshTouch display	Kapasitet Kjøl/Frys	223 L / 88 L
Komfort	ComfortFrost, VarioRoom LED belysning, ComfortClean, Superfrost	Lydnivå	38 dB(A)
		Årlig forbruk	285 kWh
		Nisjemål HxBxD	181,7x60x63 cm

Type	Frittstående kjøle-/fryseskap	Håndtak	Integrert håndtak
Farge	Hvitt eller CleanSteel	Miele@ home	Nei
Betjening	Trykknapp med LCD display	Kapasitet Kjøl/Frys	209 L / 101 L
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED belysning, ComfortClean, Superfrost, Akustisk og optisk døralarm	Lydnivå	40 dB(A)
		Årlig forbruk	246 kWh
		Nisjemål HxBxD	186,1x60x65,7 cm



KFN 28133 D ws
KFN 28133 D edt/cs

Hvitt, M.-nr. 10622110
Pris: 13.399,-
CleanSteel, M.-nr. 10622130
Pris: 14.899,-



KFN 29132 D ws
KFN 29132 D edt/cs

Hvitt, M.-nr. 10622450
Pris: 12.599,-
CleanSteel, M.-nr. 10622470
Pris: 14.099,-


Type	Frittstående kjøle-/fryseskap	Håndtak	Integrert håndtak
Farge	Hvitt eller CleanSteel	Miele@ home	Nei
Betjening	Trykknapp med LCD display	Kapasitet Kjøl/Frys	209 L / 101 L
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED belysning, ComfortClean, Superfrost, Akustisk og optisk døralarm	Lydnivå	39 dB(A)
		Årlig forbruk	197 kWh
		Nisjemål HxBxD	186,1x60x65,7 cm

Type	Frittstående kjøle-/fryseskap	Håndtak	Integrert håndtak
Farge	Hvitt eller CleanSteel	Miele@ home	Nei
Betjening	Trykknapp med LCD display	Kapasitet Kjøl/Frys	243 L / 101 L
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED belysning, ComfortClean, Superfrost, Akustisk og optisk døralarm	Lydnivå	39 dB(A)
		Årlig forbruk	201kWh
		Nisjemål HxBxD	201,1x60x65,7 cm



KFN 29133 D ws
KFN 29133 D edt/cs

Hvitt M.-nr. 10622540
Pris: 14.099,-
CleanSteel, M.-nr. 10622570
Pris: 15.599,-




KFN 29142 D ws
KFN 29142 D edt/cs

Hvitt M.-nr. 10804820
Pris: 13.399,-
CleanSteel, M.-nr. 10804910
Pris: 14.899,-

Type	Frittstående kjøle-/fryseskap	Håndtak	Integrert håndtak
Farge	Hvitt eller CleanSteel	Miele@ home	Nei
Betjening	Trykknapp med LCD display	Kapasitet Kjøl/Frys	243 L / 101 L
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED belysning, ComfortClean, Superfrost, Akustisk og optisk doralarm	Lydnivå	39 dB(A)
		Årlig forbruk	201 kWh
		Nisjemål HxBxD	201,1x60x65,7 cm


Type	Frittstående kjøle-/fryseskap	Håndtak	Integrert håndtak
Farge	Hvitt eller CleanSteel	Miele@ home	Nei
Betjening	Trykknapp med LCD display	Kapasitet Kjøl/Frys	199 L / 135 L
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED belysning, ComfortClean, Superfrost, Akustisk og optisk doralarm	Lydnivå	40 dB(A)
		Årlig forbruk	246 kWh
		Nisjemål HxBxD	201,1x60x65,7 cm



KFN 29283 D edt/cs


CleanSteel, M.-nr. 10153920
Pris: 22.999,-

Type	Frittstående kjøle-/fryseskap	Håndtak	Click2Open
Farge	CleanSteel eller BlackBoard	Miele@ home	Nei
Betjening	FreshTouch display	Kapasitet Kjøl/Frys	247 L (inkl. 97 L PerfectFresh) / 104 L
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, PerfectFresh, LED belysning, AirClean, Superkjøl/-frost, XL interior	Lydnivå	36 dB(A)
		Årlig forbruk	228 kWh
		Nisjemål HxBxD	CleanSteel: 201x60x67,5 cm



KFN 29233 D

M.-nr. 10153960, Hvitt
Pris: 19.299,-
M.-nr. 10153970, cleansteel
Pris: 21.499,-
M.-nr. 10242900, blackBoard
Pris: 23.799,-



KFN 29483 D edt/cs

XL-interior M.-nr. 10153950
Pris: 28.999,-

Type	Frittstående kjøle-/fryseskap	Håndtak	Click2Open
Farge	BlackBoard/ Cleansteel/Hvitt	Miele@ home	Nei
Betjening	FreshTouch display	Kapasitet Kjøl/Frys	262 L / 104 L
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED belysning, ComfortClean, Superkjøl/-frost, XL interior, AirClean	Lydnivå	36 dB(A)
		Årlig forbruk	203 kWh
		Nisjemål HxBxD	201x60x68,5

Type	Frittstående kjøle-/fryseskap	Håndtak	Click2Open
Farge	CleanSteel	Miele@ home	Nei
Betjening	FreshTouch display	Kapasitet Kjøl/Frys	247 L (inkl. 97 L PerfectFresh) / 104 L
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, FlexiLight, Self-/Soft-Close, AirClean, Superkjøl/-frost, PerfectFresh Pro	Lydnivå	36 dB(A)
		Årlig forbruk	228 kWh
		Nisjemål HxBxD	201x60x67,5 cm

FRITTSTÅENDE KJØLE-/FRYSESKAP


miele.no – les mer om Miele's frittstående kjøle-/fryseskap



KFN 15943 D edt/cs

Bredde 75 cm
M.-nr. 10721500
Pris: 34.099,-

Type	Frittstående kjøle-/fryseskap	Håndtak	EasyOpen
Farge	CleanSteel front Rustfri stålook kabinett	Miele@ home	Nei
Betjening	TouchControl	Kapasitet Kjøl/Frys	332 L / 123 L
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED-belysning, SoftClose, Duplex- Cool, Superkjøl/-frost, ComfortClean	Lydnivå	41 dB(A)
		Årlig forbruk	254 kWh
		Nisjemål HxBxD	202x75,0x63,0 cm



KFN 29493 DE ed/cs

M.-nr. 10805150
Pris: 31.199,-

Type	Frittstående kjøle-/fryseskap		Click2Open
Farge	CleanSteel	Miele@ home	Ja, forberedt - krever ekstrautstyr
Betjening	FreshTouch display	Kapasitet Kjøl/Frys	262 L / 98 L
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, MyIce XL interior, FlexiLight, SoftClose, SelfClose, Superkjøl/-frost, AirClean Vanntank	Lydnivå	36 dB(A)
		Årlig forbruk	204 kWh
		Nisjemål HxBxD	201x60x67,5 cm



KFN 29683 D obsw KFN 29683 D brws

XL-interior
Obsidiansort, M.-nr. 10243100
Pris: 37.099,-
Brillanthvit, M.-nr. 10243110
Pris: 37.099,-

Type	Frittstående kjøle-/fryseskap	Håndtak	Click2Open
Farge	Obsidiansort eller Brillanthvit	Miele@ home	Nei
Betjening	FreshTouch display	Kapasitet Kjøl/Frys	247 L (inkl. 97 L PerfectFresh PRO) / 104 L
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, PerfectFresh PRO, FlexiLight, SoftClose SelfClose, Superkjøl/ -frost, AirClean	Lydnivå	36 dB(A)
		Årlig forbruk	228 kWh
		Nisjemål HxBxD	201x60x68,5



Miele

Det ligger en



til deg her

Klem mamma



VASKEMASKINER

*POWERWASH – REVOLUSJONERENDE ØKONOMISK UANSETT TØYMENGDE

Maskinene fra Miele med ***PowerWash** vasker opptil 40 % mer økonomisk og vasker selv små tøymengder meget energieffektivt. Hemmeligheten: Den innovative vasketeknologien **Spin&Spray** gjør det mulig med en svært lav vannstand og sparer på den måten energi til oppvarming. Og det med ekstra god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomull Eco

*TWINDOS

Automatisk dosering av flytende vaskemiddel med to muligheter: Du kan enten velge å bruke Miele 2-fasesystemet ***TwinDos**. **TwinDos** sørger for å tilsette ***UltraPhase 1 og 2** på helt riktig tidspunkt i vaskeprosessen. Alternativt kan du velge å fylle på ditt eget flytende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan kjøpes i Miele's nettbutikk.

STEAMCARE – REDUSERER STRYKINGEN MED OPPTIL 50%

Optimalt for deg som er lei av å stryke skjorter og annet tøy, som fort blir krøllete. **SteamCare** løsner fibrene i tøyet ved hjelp av varierende dampmengder, som gjør at det oppnås redusert krølldannelse.

*EMALJERT FRONT

Den emaljerte fronten finnes kun hos Miele. Emaljen er slag og rypefast og bevarer sin hvite farge mange år frem i tid.



VIRUS-HYGIENE TIL GULL

Hygienisk ren: Med **TwinDos®** og **PowerWash** blir mer enn 99,9 % av alle mulige virus, slik som korona, fjernet

SKÅNSOM TØYBEHANDLING

***SoftCare-trommelens** enestående overflatestruktur gjør, at det oppstår en vannfilm mellom tøyet og trommleveggen, som tøyet glir lett over. Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitasje. Tøyavviseren forhindrer, at tøyet setter seg fast i dørbelgen.



*TWINDOS

Automatisk dosering av flytende vaskemiddel med to muligheter:
Du kan enten velge å bruke Miele 2-fasesystemet ***TwinDos**. **TwinDos** sørger for å tilsette ***UltraPhase 1 og 2** på helt riktig tidspunkt i vaskeprosessen. Alternativt kan du velge å fylle på ditt eget flytende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere.
Beholderne kan kjøpes i Mieles nettbutikk.

SINGLEWASH


Perfekt vaskeprogram til deg på farten. Vask opptil 1 kg tøy (f.eks. 4 poloskjorter) på kun 47 min. og spar samtidig inntil 75 % av energiforbruket og inntil 80 % av vannforbruket – lynraskt og uten å inngå kompromiss med vaske kvaliteten. Velg mellom 7 forskjellige **SingleWash** programmer

*CAPDOSING

Krever tøyet ditt spesialbehandling, er de nye ***Miele Caps** en meget enkel løsning. Du legger dem ganske enkelt i skuffen til skyllemiddelet. Deretter tilsetter maskinen automatisk vaskemidlet på helt riktig tidspunkt i vaskeprosessen. Du kan velge mellom 4 spesialvaskemidler og 1 skyllemiddel.

AUTOCLEAN AV VASKEMIDDELSKUFFEN

AutoClean-funksjonen blir aktivert ved hver vask: Impulsskylling av begge kamre under trykk. Altid en ren vaskemiddelskuff uten bruk av mer vann.



VASKEMASKINER

miele.no – les mer om Miele's vaskemaskiner



WCA 030 NDS

M.-nr. 11477750

Pris: 10.499,-

Hvit dør med
ObsidianSort indre ring



WCD 030 NDS

M.-nr. 11811470

Pris: 12.299,-

Hvit dør med
ObsidianSort indre ring

Kommer oktober 2021

NYHET!

Farge / Design	Lotushvit - ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånetrommel 7 kg.
Betjening	EasyControl display -skrått panel	Miele@home	Nei
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Express 20 GlaronK vaskebeholder	Sentri-fugering	400-1400 omdr./min.
		Lydnivå	72 dB(A)
		Vannforbruk/kWh	45 l / 51
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)

Farge / Design	Lotushvit - Classic ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånetrommel 8 kg.
Betjening	DirectSensor display -skrått panel	Miele@home	Nei
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Express 20, GlaronK vaskebeholder	Sentri-fugering	400-1400 omdr./min.
		Lydnivå	72 dB(A)
		Vannforbruk i l / kWh-driftsyklus	47 l / 47
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)




WED 665 NDS

TwinDos

M.-nr. 11603570

Pris: 13.499,-

Grafittgrå dør



WED 325 WCS PW

PowerWash, QuickPowerWash

M.-nr. 11387150

Pris: 13.499,-

Farge / Design	Lotushvit - ChromeEdition	Trommel/ kapasitet	Skånetrommel 8 kg.
Betjening	DirectSensor display - rett panel	Miele@home	Ja
Komfort	TwinDos, CapDosing, ProfiEco-motor, AddLoad, Express 20, Strykeklart 24t startforvalg/resttid	Sentri-fugering	400-1400 omdr./min.
		Lydnivå	70 dB(A)
		Vannforbruk/kWh	47 l / 47
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)

Farge / Design	Lotushvit - ChromeEdition	Trommel/ kapasitet	Skånetrommel 8 kg.
Betjening	DirectSensor display - skrått panel	Miele@home	Nei
Komfort	PowerWash, QuickPowerWash, CapDosing, Strykeklart, Express 20 ProfiEco-motor, AddLoad, 24t startforvalg/resttid	Sentri-fugering	400-1400 omdr./min.
		Lydnivå	70 dB(A)
		Vannforbruk/kWh	47 l / 47
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)




WCD 670 NDS

TwinDos, Wifi

M.-nr. 11603560

Pris: 13.499,-

Hvit dør med
ObsidianSort indre ring



WCG 670 WCS

Med TwinDos, WifiConn@ct,


M.-nr. 11387230

Pris: 14.999,-

Grafittgrå dør


Farge / Design	Lotushvit - ChromeEdition	Trommel/ kapasitet	Skånetrommel 8 kg.
Betjening	DirectSensor display - skrått panel	Miele@home	Ja, Wifi
Komfort	TwinDos, CapDosing, ProfiEco-motor, AddLoad, Express 20, 24t startforvalg/resttid, Strykeklart	Sentri-fugering	400-1400 omdr./min.
		Lydnivå	70 dB(A)
		Vannforbruk / kWh	47 l / 47
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)

Farge / Design	Lotushvit - ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånetrommel 9 kg.
Betjening	Comfordsensor display - skrått panel	Miele@home	Ja
Komfort	TwinDos, Strykeklart, CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Strykeklart	Sentri-fugering	400-1400 omdr./min.
		Lydnivå	68 dB(A)
		Vannforbruk/kWh	48 l / 49
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)


WCG 370 WCS

Med PowerWash, WifiConn@ct, QuickPowerWash
M.-nr. 11545780
Pris: 14.999,-

Graffiti-grå dør


WEG 665 WCS

Med TwinDos, WifiConn@ct, M.-nr. 11387240
Pris: 15.499,-


Farge / Design	Lotushvit - Classic ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånetrommel 9 kg.
Betjening	ComfortSensor display - skrått panel	Miele@home	Ja
Komfort	SingelWash, PowerWash, Strykeklart, AllergoWash, QuickPowerWash, CapDosing, Multilingua, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad,	Sentri-fugering	400-1400 omdr./min.
		Lydnivå	68 dB(A)
		Vannforbruk / kWh	48 l / 49
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)

Farge / Design	Lotushvit - ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånetrommel 9 kg.
Betjening	ComfortSensor display - rett panel	Miele@home	Ja
Komfort	TwinDos, WifiConn@ct, CapDosing, Multilingua, ProfiEco-motor, LED-trommelbelysning, Strykeklart, 24t startforvalg/resttid, AddLoad	Sentri-fugering	400-1400 omdr./min.
		Lydnivå	48/72 dB(A) ved vask/sentrifugering
		Vannforbruk / kWh	48 l / 49
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)


WCI 870 WCS PW

Med TwinDos, WifiConn@ct, QuickPowerWash, M.-nr. 11387290
Pris: 19.499,-

Graffiti-grå dør


WEI 865 WCS PW

Med TwinDos, WifiConn@ct, QuickPowerWash, M.-nr. 11387300
Pris: 19.999,-

Farge / Design	Lotushvit - ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånetrommel 9 kg.
Betjening	ComfortSensor display - skrått panel	Miele@home	Ja
Komfort	PowerWash, TwinDos, CapDosing, ProfiEco-motor, Singlewash, QuickPowerWash, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Strykeklart	Sentri-fugering	400-1600 omdr./min.
		Lydnivå	68 dB(A)
		Vannforbruk / kWh	48 l / 49
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)

Farge / Design	Lotushvit - ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånetrommel 9 kg.
Betjening	ComfortSensor display - rett panel	Miele@home	Ja
Komfort	TwinDos, PowerWash, QuickPowerWash, Singlewash, Valg av flekker, WifiConn@ct, CapDosing, ProfiEco-motor, LED-trommelbelysning, Strykeklart, AddLoad, 24t startforvalg/resttid, Virushygiene	Sentri-fugering	400-1600 omdr./min.
		Lydnivå	68 dB(A)
		Vannforbruk / kWh	48 l / 49
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)

VASKEMASKINER



A

1-9 kg

TwinDos

QuickPowerWash

CapDosing

LED

Miele@home

WCR 870 WPS XL
Med TwinDos, WifiConn@ct, QuickPowerWash, SingelWash, PowerWash 2.0
M.-nr. 10999290
Pris: 22.499,-



A

1-9 kg

TwinDos

QuickPowerWash

CapDosing

LED

Miele@home

WWV 980 WPS
Med TwinDos, WifiConn@ct, QuickPowerWash, SingelWash, PowerWash 2.0
M.-nr. 10999340
Pris: 34 099,-

Farge / Design	Lotushvit - ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånetrommel 9 kg.
Betjening	Touch-betjening - skrått panel	Miele@home	Ja
Komfort	TwinDos, SingelWash CapDosing, ProfiEco-motor, Powerwash 2.0 LED-trommelbelysning, QuickPowerWash, 24t startforvalg/resttid, Valg av flekker, AddLoad, Virushygiene	Sentri-fugering	400-1600 omdr./min.
		Lydnivå	68 dB(A)
		Vannforbruk / kWh	48 l / 49
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)

Farge / Design	Lotushvit - WhiteEdition	Trommel / kapasitet	Strykeklar Skånetrommel 9 kg.
Betjening	M-Touch display - buet panel	Miele@home	Ja
Komfort	TwinDos, SingelWash CapDosing, Virushygiene, ProfiEco-motor, Powerwash 2.0 LED-trommelbelysning, QuickPowerWash, 24t startforvalg/resttid, Valg av flekker, AddLoad, SteamCare Varmtvannstilkobling	Sentri-fugering	400-1600 omdr./min.
		Lydnivå	67 dB(A)
		Vannforbruk / kWh	48 l / 49
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)



VASKEMASKIN TOPPMATERE, 45 CM



WW 610 NDS
Toppmater

M.-nr. 11607460

Pris: 17.999,-

Farge / Design	Lotushvit	Trommel / kapasitet	Skånetrommel 6 kg.
Betjening	Toppmater, Dreiebryter	Miele@home	Nei
Komfort	Express 20 Comfort Håndvask ull, Transportramme, Vaskebeholder i GlaronK	Sentri-fugering	400-1200 omdr./min.
		Lydnivå	70 dB(A)
		Vannforbruk / kWh	40 l / 55
		Mål HxBxD	90x45,9x60,1 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)



WW 650 NDS
Toppmater

M.-nr. 11607480

Pris: 20.999,-

Farge / Design	Lotushvit	Trommel / kapasitet	Skånetrommel 6 kg.
Betjening	Toppmater, 7-segment-visning	Miele@home	Nei
Komfort	Express 20 ComfortLift, Håndvask ull Ekstra stille-funksjon Utsatt start & resttid, Transportramme, Vaskebeholder i GlaronK	Sentri-fugering	400-1200 omdr./min.
		Lydnivå	70 dB(A)
		Vannforbruk / kWh	40 l / 55
		Mål HxBxD	90x45,9x60,1 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)



WW 690 WPM NDS
Toppmater

M.-nr. 11607490

Pris: 25.499,-

Farge / Design	Lotushvit	Trommel / kapasitet	Skånetrommel 6 kg.
Betjening	Toppmater, 1-linje tekst-display	Miele@home	Nei
Komfort	Express 20 ComfortLift, Håndvask ull, Utsatt start & resttid, Ekstra stille funksjon, Barnesikring, Multilingua, Transportramme, Vaskebeholder i GlaronK	Sentri-fugering	400-1350 omdr./min.
		Lydnivå	69 dB(A)
		Vannforbruk / kWh	40 l / 55
		Mål HxBxD	90x45,9x60,1 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)



POWERWASH – REVOLUTIONERENDE
ØKONOMISK UANSETT TØYMENGDE

**TWINDOS*

STEAMCARE – REDUSERER
STRYKINGEN MED OPPTIL 50%

**EMALJERET FRONT*

miele.no

Les mer om Miele vask/tørk-kombinasjoner - test dine behov og sammenlign produkter

SKÅNSOM TØYBEHANDLING

**SoftCare-trommelens enestående overflatestruktur gjør, at det oppstår en vannfilm mellom tøyet og trommleveggen, som tøyet glir lett over. Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitasje. Tøyavviseren forhindrer, at tøyet setter seg fast i dørbelgen.*



PERFECTDRY-FUNKSJON

*Det patenterte **PerfectDry**-systemet måler konstant restfuktigheten i tøyet og sørger dermed for presis tørking – også ved forskjellige vannkvaliteter. **PerfectDry**-systemet registrerer vannets ledeevne og avstemmer det med tørkeprosessen. Gir opptil 12 % tidsbesparelse og opptil 12 % strømbesparelse*

QUICKPOWERWASH & DRY

*Tid er for mange en viktig faktor. Med Miele **QuickPower Wash & Dry** kan det virkelig spares tid på vask og tørking. Avhengig av modell kan 4 kg tøy vaskes og tørkes på 2:45 timer. og 5 kg. på 3:15 timer.*

*CAPDOSING

*Krever tøyet ditt spesialbehandling, er de nye *Miele Caps en meget enkel løsning. Du legger dem ganske enkelt i skuffen til skyllemiddelet. Deretter tilsetter maskinen automatisk vaskemiddelet på helt riktig tidspunkt i vaskeprosessen. Du kan velge mellom 4 spesialvaskemidler og 1 skyllemiddel..*

VASK/TØRK-KOMBINASJONER

miele.no – les mer om vask/tørk-kombinasjoner



D

8/5 kg

A

Miele@home

**WTD 160
WCS NDS**
M.-nr. 11588250
Pris: 20.999,-



D

8/5 kg

A

PowerWash 2.0

CapDosing

SteamCare

Miele@home

**WTI 370
WPM NDS**
M.-nr. 11588240
Pris: 26.999,-

Farge / Design	Lotushvit - ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånetrommel 8 kg Vask / 5 kg tork
Betjening	DirectSensor display - rett panel	Miele@home	Ja
Komfort	Antikroll, PerfectClare-teknologi, PerfectDry, ProfiEco motor, 24t tidsforvalg/resttid, Addload, Automatisk utskylning av lo	Sentri-fugering	400-1500 omdr./min.
		Lydnivå	71 dB(A)
		Vannforbruk / kWh	Vask 47 l / 47 Tork 68 l / 266
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)

Farge / Design	Lotushvit - ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånetrommel 8 kg Vask / 5 kg tork
Betjening	ComfortSensor display - skrått panel	Miele@home	Ja
Komfort	PowerWash 2.0, CapDosing, Trommelbelysning, PerfectDry, SteamCare, SingleWash, AllergoWash, ProfiEco motor, 24t tidsforvalg/resttid,	Sentri-fugering	400-1600 omdr./min.
		Lydnivå	69 dB(A)
		Vannforbruk / kWh	Vask 47 l / 46 Tork 68 l / 262
		Mål HxBxD	85x59,6x71,4 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)



D

9/6 kg

A

PowerWash 2.0

TwinDos

CapDosing

Miele@home

**WTW 870
WPM NER**
M.-nr. 11588160
Pris: 35.199

Farge / Design	Lotushvit - ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånetrommel 9 kg Vask / 6 kg tork
Betjening	M-Touch display - skrått panel	Miele@home	Ja
Komfort	PowerWash 2.0, CapDosing, Trommelbelysning, TwinDos, SingleWash, PerfectDry, SteamCare, ProfiEco motor, Flekkprogram, AllergoWash, 24t tidsforvalg/resttid, Programmanager, Virus hygiene	Sentri-fugering	400-1600 omdr./min.
		Lydnivå	69 dB(A)
		Vannforbruk / kWh	Vask 48 l / 49 Tork 73 l / 307
		Mål HxBxD	85x59,6x71,4 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)



TWINDOS

VERDIKUPONG FOR ULTRAPHASE 1 & 2



UltraPhase SENSITIVE
Uten parfyme



UltraPhase ELIXIR LTD
FreshPlex - nøytraliserer lukt



UltraPhase CLASSIC
Parfymert - aqua-duft

Få et halvt års forbruk av Miele's unike flytende vaskemiddel UltraPhase 1 & 2 med på kjøpet. Velg mellom type Classic, Sensitive eller Elixir (Limited Edition).

Kjøp en Miele W1-vaskemaskin med TwinDos, og få et halvt års forbruk av Miele flytende vaskemiddel UltraPhase 1 & 2 med på kjøpet ved innløsning av verdikupongen som ligger i maskinen.

Du får 3 x UltraPhase 1 og 2 x UltraPhase 2 til en verdi av kr. 799,-

Det første settet følger med når du kjøper vaskemaskinen.

TØRKETROMLER

SPESIALPROGRAMMER

Miele tørketromler har programmer til alt favorittøyet ditt – uansett materiale. Du finner en lang rekke spesialprogrammer, som sikrer helt korrekt behandling av det dyrebare tøyet ditt. Tørk Kashmir-ull, silke, undergardiner, Gore-Tex®, sportstøy og mye mer, og oppnå et perfekt resultat ved den mest skånsomme behandlingen.

STEAMFINISH

Ved starten av tørkeprosessen blir vann sprayet inn i trommelen, og det danner seg en fin sky av vanndråper, som varmes opp av tørkeluften. Dampen som utvikles, trenger gjennom tekstilene og gjør dem synlig glattere. Dette sikrer, at strykingen blir lettere og raskere – eller helt overflødig.

ECOFEEBACK

Før programstart kan du lese av forventet energiforbruk, og etter programslutt vises det nøyaktige forbruket, som vil være avhengig av tøyets sammensetning og tørrhetsgrad. Dessuten får du beskjed om skittenhetsgraden på lofilteret, som bør holdes rent.

* PERFECTDRY-FUNKSJON

Det patenterte PerfectDry-systemet måler konstant restfuktigheten i tøyet og sørger dermed for nøyaktig tørking – også ved forskjellige vannkvaliteter. PerfectDry-systemet registrerer vannets ledesevne og avstemmer det med tørkeprosessen. Gir opptil 12 % tidsbesparelse og opptil 12 % strømbesparelse.

* VARMEPUMPETØRKETROMLER

Varmepumpeteknologien bruker den oppnådde varmen igjen og igjen. Det gjør Miele varmepumpetørketromler svært rimelige i bruk – inntil 50 % mer energibesparende enn alminnelige kondensørketromler. Miele varmepumpetørketromler avgir en minimal mengde kondens til omgivelsene. Det resulterer i et bedre inneklima.

* NY SOFTCARE-TROMMEL

Miele tørketromler med en kapasitet på helt opptil 9 kg kan dekke enhver husholdnings behov, og selv store tekstiler som f.eks. sengeteppe eller hodeputer kan tørkes i din Miele tørketrommel helt uten problemer.

* FRAGRANCEDOS

Miele duftampuller tilfører din personlige favorittduft, mens tøyet tørkes. Velg mellom 6 forskjellige duftvarianter. Resultatet blir behagelig friskt og naturlig duftende tøy i inntil 4 uker.


* EMALJERT FRONT

Den emaljerte fronten finnes kun hos Miele. Emaljen er slag og rypefast og bevarer sin hvite farge mange år frem i tid.



TØRKETROMLER, VARMEPUMPE




**TCA 230 WP NDS**

Varmpumpetørketrommel
M.-nr. 11884060
Pris: 11.699,-

NYHET!

Kommer oktober 2021

Farge / Design	Lotushvit - Classic ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånetrommel 1-7 kg.
Betjening	EasyControl display - skrått panel	Miele@home	-
Komfort	PerfectDry, EcoDry, AddLoad, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/Resttid, LED-trommelbelysning DryFresh, Kjølemedium: R290	Dør kan omhengesles	Nei
		Lydnivå	66 dB(A)
		Årlig forbruk	208 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)


**TEC 565 WP NDS**

Varmpumpetørketrommel
M.-nr. 11876300
Pris: 13.999,-

NYHET!

Kommer oktober 2021

Farge / Design	Lotushvit - ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånetrommel pluss 1-8 kg.
Betjening	DirectSensor white display - rett panel	Miele@home	Ja
Komfort	PerfectDry, EcoDry, AddLoad, EcoSpeed, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/Resttid, LED-trommelbelysning DryFresh, Wash2Dry, Kjølemedium: R290, Kan underbygges (82 cm)	Dør kan omhengesles	Nei
		Lydnivå	66 dB(A)
		Årlig forbruk	177 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)


**TCC 570 WP NDS**

Varmpumpetørketrommel
M.-nr. 11876290
Pris: 13.999,-

NYHET!

Kommer oktober 2021

Farge / Design	Lotushvit - Classic ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånetrommel pluss 1-8 kg.
Betjening	DirectSensor display - skrått panel	Miele@home	Ja
Komfort	PerfectDry, EcoDry, ECO-motor, Wash2Dry, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/Resttid, LED-trommelbelysning DryFresh, AddLoad, Kjølemedium: R290 EcoSpeed	Dør kan omhengesles	Nei
		Lydnivå	66 dB(A)
		Årlig forbruk	165 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)

**TCD 270 WP NDS**

Varmpumpetørketrommel
M.-nr. 11876500
Pris: 13.999,-

Hvit dør med
ObsidianSort indre ring


NYHET!

Kommer oktober 2021

Farge / Design	Lotushvit - Classic ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånetrommel pluss 1-8 kg.
Betjening	DirectSensor display - skrått panel	Miele@home	Ja
Komfort	PerfectDry, EcoDry, ECO-motor, Wash2Dry, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/Resttid, LED-trommelbelysning DryFresh, AddLoad, Kjølemedium: R290	Dør kan omhengesles	Nei
		Lydnivå	66 dB(A)
		Årlig forbruk	165 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)



TØRKETROMLER, VARMEPUMPE



TEF 765 WP NDS


Varmepumpetørketrommel
M.-nr. 11876640
Pris: 15.799,-

Chrome dør med
ObsidianSort indre ring

Kommer oktober 2021

NYHET!

Farge / Design	Lotushvit - ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånetrommel pluss 1-8 kg.
Betjening	DirectSensor white display - rett panel	Miele@home	Ja
Komfort	PerfectDry, EcoDry, ECO-motor, AddLoad, FragranceDos2, EcoSpeed, 24t Tidsforvalg/Resttid, LED-trommelbelysning DryFresh, Wash2Dry, Kjølemedium: R290 Kan ubderbygges (82 cm)	Dør kan omhengesles	Nei
		Lydnivå	66 dB(A)
		Årlig forbruk	163 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)



TEL 785 WP NDS

Varmepumpetørketrommel
M.-nr. 11876710
Pris: 21.799,-

Chrome dør med
ObsidianSort indre ring

Kommer oktober 2021

NYHET!

Farge / Design	Lotushvit - ChromeEdition	Trommel / kapasitet	SilenceDrum 1-9 kg.
Betjening	ComfortSensor display - rett panel	Miele@home	Ja
Komfort	PerfectDry, EcoDry, ECO-motor, Wash2Dry, FragranceDos2, SteamFinish, AddLoad, 24t Tidsforvalg/Resttid, LED-trommelbelysning DryFresh, PowerFresh, Kjølemedium: R290 EcoSpeed, DryCare 40, EcoFeedback, Oppfrisk	Dør kan omhengesles	Nei
		Lydnivå	64 dB(A)
		Årlig forbruk	185 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)


DRY CARE 40

For tøy som vaskes ved 40 °C

Etter et vaskeprogram på 40 °C legger du klærne dine rett i tørketrommelen – uten å sortere først. Det gjør arbeidet lettere og du sparer tid. DryCare 40 kan velges som tilleggsprogram.

DRY FRESH®

Du ønsker bare å friske opp favorittklærne dine? Med DryFresh® fjernes ubehagelig lukt under tørkeprogrammet – og det helt uten å vaske noe. Grunnen til dette er en lengre luftfase, som skåner ømfintlige tekstiler. For et optimalt resultat kan du i tillegg benytte duftampullen «DryFresh®». Den vil nøytralisere lukt og samtidig sørge for en behagelig duft

**TCF 770 WP NDS**


Varmpumpetørketrommel
M.-nr. 11876620
Pris: 15.499,-

Grafitgrå dør med
ObsidianSort indre ring

Kommer oktober 2021

NYHET!

Farge / Design	Lotushvit - Classic ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånetrommel pluss 1-8 kg.
Betjening	DirectSensor White - skrått panel	Miele@home	Ja
Komfort	PerfectDry, EcoDry, ECO-motor, Wash2Dry, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/Resttid, LED-trommelbelysning DryFresh, AddLoad, Kjølemedium: R290 EcoSpeed, DryCare 40	Dør kan omhengesles	Nei
		Lydnivå	66 dB(A)
		Årlig forbruk	177 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)

**TCL 790 WP NDS**


Varmpumpetørketrommel
Med SilenceDrum & SteamFinish
M.-nr. 11876700
Pris: 21.499,-

Grafitgrå dør

Kommer oktpber 2021

NYHET!

Farge / Design	Lotushvit - ChromeEdition	Trommel / kapasitet	SilenceDrum 1-9 kg.
Betjening	ComfortSensor display - skrått panel	Miele@home	Ja
Komfort	PerfectDry, EcoDry, ECO-motor, Wash2Dry, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/Resttid, LED-trommelbelysning DryFresh, SteamFinish, Kjølemedium: R290 EcoSpeed, DryCare 40 EcoFeedback	Dør kan omhengesles	Nei
		Lydnivå	64 dB(A)
		Årlig forbruk	184 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)

**TCR 790 WP**


Varmpumpetørketrommel
Med SilenceDrum & SteamFinish
M.-nr. 11876860
Pris: 30.399,-

Krom dør

Kommer oktober 2021

NYHET!

Farge / Design	Lotushvit - ChromeEdition	Trommel / kapasitet	SilenceDrum 1-9 kg.
Betjening	M Touch display - skrått panel	Miele@home	Ja
Komfort	PerfectDry, EcoDry, ECO-motor, Wash2Dry, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/Resttid, LED-trommelbelysning DryFresh, SteamFinish, Kjølemedium: R290 EcoSpeed, DryCare 40 EcoFeedback	Dør kan omhengesles	Nei
		Lydnivå	62 dB(A)
		Årlig forbruk	193 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)

**TWV 780 WP NDS**

Varmpumpetørketrommel
med SilenceDrum & SteamFinish
M.-nr. 11876890
Pris: 34.899,-

Alu-sølv dør med kromring

Kommer oktober 2021

NYHET!

Farge / Design	Lotushvit - WhiteEdition	Trommel / kapasitet	SilenceDrum, Tørkekurv inkl. 1-9 kg.
Betjening	M Touch display - skråner 5 °	Miele@home	Ja
Komfort	PerfectDry, EcoDry, ECO-motor, Wash2Dry, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/Resttid, LED-trommelbelysning DryFresh, SteamFinish, Kjølemedium: R134a EcoSpeed, DryCare 40 EcoFeedback	Dør kan omhengesles	Ja
		Lydnivå	66 dB(A)
		Årlig forbruk	177 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)

SILENCEDRUM

Behagelig, stille tørking.

Med SilenceDrum blir støy fra f.eks knapper i trommel reusert.

WASH2DRY

Med den nye nettverksfunksjonen Wash2Dry sender vaskemaskinen dataene til tørketrommelen etter vask. Tørketrommelen bruker automatisk riktig program til tøyet. Produktene må være registrert i Wifi-nettverket for å kunne bruke funksjonen.

STRYKEMASKINER

DAMPFUNKSJON

Denne funksjonen muliggjør stryking med damp. Den "dobbel te vannbeholderen" sørger for hurtig dampproduksjon, en jevn dampfordeling på hele strykeoverflaten og opptil 40 minutters stryking med damp (med én enkelt påfylling) . En LED- lampe viser når vannbeholderen skal fylles. Brukes med friskt vann fra kranen .



TEKSTIL TILPASSET TEMPERATURVALG

Optimal varmfordeling gjennom tre varmeelementer. Varmeeffekten kan stilles inn i henhold til vaskeetiketten i tekstilene, som skåner fibre. De tre varmeelementene fordeler varmen over hele overflaten. Dette sikrer de best mulige strykeresultatene.

HØYT PRESSTRYKK

Under strykingen trykkes strykearmen ned på strykevalsens med et presstrykk på 0,35 N/cm² . For å skape et lignende trykk ved manuell stryking ville man måtte trykke strykejernet ned på strykebrettet med en konstant vekt på ca. 7 kg. For best mulige strykeresultater med minst mulig arbeid.

FASHIONMASTER

DAMP

Dampen gjør forskjellen. Med et damptrykk på opptil 4 bar og en konstant dampmengde på 100 g/min oppnår du strykeopplevelser i profesjonell kvalitet med FashionMaster. Den tørre dampen trenger gjennom selv de tykkeste materialer og reduserer dermed stryketiden. Du kan velge, om du vil bruke dampstøt eller konstant damp direkte på strykejernet med et trykk på damptasten.

STEAMER

Du kan enkelt kvitte deg med stygge skrukker og bletter på jakker, blazere, af tenkjoler eller gardiner ved hjelp av steamern. Den veier kun halvparten så mye som strykejernet, men har samme damptrykk og dermed samme dampmengde. Den praktiske børstekransen får tekstilfibrene til å reise seg med perfekt avstand. Steamern kan også brukes mens, FashionMaster er klappet sammen for at spare plass.

1-2-LIFT-SYSTEM

To bevegelser – lett og raskt! Med det patenterte 1-2-lift-system kan hele utstyret bestående av strykejern, damp-generator og strykebord stilles opp med få arbeidstrinn. Lås opp, og la strykebordet gli opp i vannrett posisjon – nesten som ved et trylleslag. FashionMaster glatter ikke bare tøyet men skåner også ryggen din!*

AKTIVT STRYKEBRETT

Strykebrettet hjelper deg aktivt med tre intelligente funksjoner ved stryking. Blåsefunksjonen sørger for svært myk stryking, innsugningsfunksjonene medfører en intensiv dampbruk. Med damp-knappen på strykejernet starter oppblåsnings- eller innsugningsfunksjonene i strykebrettet, og den slukkes automatisk i strykepausene. Hukommelsesfunksjonen gemmer den siste innstillingen og starter igjen ved neste bruk av damp.



STRYKEMASKIN & FASHIONMASTER



B 995

M.-nr. 7241360

Pris: 22.299,-

Farge	Lotushvit	Varme- element	3
Modell	Frittstående, sammenleggbare	Damp / vanntank	Ja/0,84 L
Valse- hastighet	Elektronisk regulerbar i 5 trin	Arbeidstid / tank	40 min.
Valseløp	Ja	Strykesåle- bredde	83 cm
Komfort	Oppsamlingsbord, Elektrisk fotkontakt, Dampfunksjon	Mål i bruk	HxBxD 96x98,5x38 cm
		Mål sammenslått	HxBxD 105,5x50x38 cm



B 4312

M.-nr. 11978090

Pris: 20.799,-

NYHET!

KOMMER I OKTOBER

Farge	Lotushvit	Sammen- leggbare	Ja, 1-2 Liftsystem
Model	Frittstående Strykesystem	Høyde- justering	Ja, trinnløs
Strykesåle	SoftCare, patentert	Steamer	2 trinn
Komfort	Cool Down & Auto off-funksjon, Separat non stick sål, Varmebestandig Stryketrekk i grå	Damptrykk	3,5 bar fra 1,25 L vannbeholder
		Mål i bruk	HxBxD 96x98,5x38 cm
		Mål sammenslått	HxBxD 105,5x50x38 cm



B 4847

M.-nr. 11978080

Pris: 25.999,-

NYHET!

KOMMER I OKTOBER

Farge	Antrasitt/Lotushvit	Sammen- leggbare	Ja, 1-2 Liftsystem
Model	Frittstående Strykesystem	Høyde- justering	Ja, trinnløs
Strykesåle	SoftCare, patentert	Steamer	2 trinn
Komfort	Cool Down & Auto off-funksjon, Separat non stick sål, Steamer Varmebestandig stryketrekk i Tayberry	Damptrykk	4,0 bar fra 1,25 L vannbeholder
		Mål i bruk	HxBxD 96x98,5x38 cm
		Mål sammenslått	HxBxD 105,5x50x38 cm



GULVSTØVSUGERE

COMFORT HÅNDTAK

*For ekstra god håndtering
Det bevegelige festet for sugeslangen muliggjør en ergonomisk, bekvem håndtering*

TILBEHØR I HØY KVALITET

*Alltid bruksklar
Miele støvsugere har som standard tre tilbehørsgrener:
Møbel- og fuge munnstykke og sugeslange med myk naturbust.
De er enten integrert i støvsugeren eller plassert med VarioClip på
utsiden – alltid klar til bruk.*

SILENCE-SYSTEM PLUS

*For rolig og avslappet støvsuging
Ekstra lydisolasjon av viften gjør
Complete C3 Silence behagelig stille.*



DYNAMICDRIVE-HJUL

De unike DynamicDrive-hjulene kan dreies 360 °, er plassert på stålaksler og er utstyrt med støtdempere. De gummierte dekkene triller mykt, er slitesterke og holder lenge. Fordeler: En ekstremt vendbar støvsuger som går spesielt stille og skåner ømfintlige gulv.

COMFORT-KABELINNTREKK


Helt uten å måtte bøye deg

På alle Miele's gulvstøvsugere kan kabelen bekvemt spoles inn med fottasten, slik at du ikke behøver å bøye deg. Modellene er i tillegg utrustet med en funksjon som gjør det mulig å spole inn hele kabelen med kun ett lett trykk på fottasten.

MØBELBESKYTTESESLIST

Skåner møbler og vegger Miele's støvsuger. Complete C2 og Complete C3 har en møbelbeskyttelse av plast rundt hele støvsugeren. Dette skåner møblene og enheten dersom de tilfeldigvis støter sammen





Classic C1 PowerLine

M.-nr. 10683460
Pris: 2.249,-




Compact C2 PowerLine

M.-nr. 10911410
Pris: 3.049,-

Modell- Farge / Watt	PowerLine, Techblå / 800 watt	Gulvmunn- stykke	SBD 355-3
Betjening / Håndtak	6 trinns dreiebryter / Ergonomisk	Støvsugerrør	Easy-Lock
Komfort	Silence-system Parksystem for små pauser Rekkevidde: 5,5 m	Tilbehørsdeler	3 stk på varioClip
		Støvpose/ volum	GN / 4,5 liter
		Utblåsnings- filter	AirClean-filter

Modell- Farge / Watt	PowerLine, Lotushvit / 890 watt	Gulvmunn- stykke	SBD 355-3
Betjening / Håndtak	6 trinns dreiebryter / XXL-håndtak	Støvsugerrør	Teleskoprør av stål
Komfort	Silence-system Parksystem for små pauser Rekkevidde: 11 m	Tilbehørsdeler	3 stk på varioClip
		Støvpose/ volum	FJM / 3,5 liter
		Utblåsnings- filter	AirClean Plus filter



Complete C2 PowerLine

M.-nr. 10659600
Pris: 2.899,-



Complete C2 PowerLine

M.-nr. 10685220
Pris: 2.899,-

Modell- Farge / Watt	PowerLine, Lotushvit / 890 watt	Gulvmunn- stykke	SBD 355-3
Betjening / Håndtak	6 trinns dreiebryter / Ergonomisk	Støvsugerrør	Teleskoprør av stål
Komfort	Silence-system Parksystem for små pauser Rekkevidde: 10 m	Tilbehørsdeler	Integrert
		Støvpose/ volum	GN / 4,5 liter
		Utblåsnings- filter	AirClean filter

Modell- Farge / Watt	PowerLine, Techblue / 890 watt	Gulvmunn- stykke	SBD 355-3
Betjening / Håndtak	6 trinns dreiebryter / Ergonomisk	Støvsugerrør	EasyLock-rør
Komfort	Silence-system Parksystem for små pauser Rekkevidde: 10 m	Tilbehørsdeler	Integrert
		Støvpose/ volum	GN / 4,5 liter
		Utblåsnings- filter	AirClean filter



Complete C2 Red edition EcoLine

M.-nr. 10659640
Pris: 3.049,-



Complete C3 PowerLine

M.-nr. 10672230
Pris: 3.549,-

Modell- Farge / Watt	EcoLine, Mangorød / 550 watt	Gulvmunn- stykke	SBD 290-3 + SRD 10
Betjening / Håndtak	6 trinns dreiebryter / Ergonomisk	Støvsugerrør	Teleskoprør av stål
Komfort	Silence-system Parksystem for små pauser Rekkevidde: 10 m	Tilbehørsdeler	Integrert
		Støvpose/ volum	GN / 4,5 liter
		Utblåsnings- filter	AirClean plus filter

Modell- Farge / Watt	PowerLine, Lotushvit / 890 watt	Gulvmunn- stykke	SBD 355-3
Betjening / Håndtak	Fottaster +/- / Ergonomisk	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Silence-system Parksystem for små pauser Rekkevidde: 12 m Comfort kabelinntrekk	Tilbehørsdeler	Integrert
		Støvpose/ volum	GN / 4,5 liter
		Utblåsnings- filter	AirClean filter



Complete C3 HEPA EcoLine

M.-nr. 10659790
Pris: 3.849,-

Modell- Farge / Watt	EcoLine, Grafittgrå / 550 watt	Gulvmunn- stykke	SBD 290-3
Betjening / Håndtak	Fottaster +/- / Ergonomisk	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Silence-system Parksystem for små pauser Rekkevidde: 12 m Comfort kabelinntrekk	Tilbehørsdeler	Integrert
		Støvpose/ volum	GN / 4,5 liter
		Utblåsnings- filter	HEPA AirClean filter
		Lys	Ja



Complete C3 Limited Edition PL

M.-nr. 10732430
Pris: 3.849,-

Modell- Farge / Watt	PowerLine, Mangorød / 890 watt	Gulvmunn- stykke	SBD 290-3
Betjening / Håndtak	Fottaster +/- / Ergonomisk	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Silence-system Parksystem for små pauser Rekkevidde: 12 m Comfort kabelinntrekk	Tilbehørsdeler	Integrert
		Støvpose/ volum	GN / 4,5 liter
		Utblåsnings- filter	AirClean plus filter



Complete C3 Comfort EcoLine PearlFinish

M.-nr. 10659810
Pris: 6.399,-

Modell- Farge / Watt	EcoLine, Bronze / 550 watt	Gulvmunn- stykke	SBD 660-3
Betjening / Håndtak	Fottaster +/- / Comfort håndtak m/rf	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	DynamicDrive Chrome- detaljer Boost (550-900w) Silence-system Parksystem for små pauser Rekkevidde: 12 m Comfort kabelinntrekk	Tilbehørsdeler	Integrert
		Støvpose/ volum	GN / 4,5 liter
		Utblåsnings- filter	HEPA AirClean filter
		Lys	Ja



POSELØSE STØVSUGERE

VORTEX-TEKNOLOGI

Vortex-teknologien skaper en enorm strømningshastighet på over 100 km/t. I kombinasjon med det svært tett utformede gulvmunnstykket og den gunstige luftføringen gir den poseløse støvsugeren enestående resultater. Grovt smuss og finstøv blir godt separert. Det grove smusset lander i den gjennomsiktige støvbeholderen, og finstøvet i en separat beholder med finstøvfilter.

COMFORTCLEAN

Innovative sensorer måler luftgjennomstrømmingen i finstøvfilteret GORE® CleanStream®, og aktiverer automatisk selvrensingsfunksjonen ComfortClean ved behov. Støvsugeren slås automatisk av i ca. 20 sekunder for å gjøre dette. Funksjonen ComfortClean kan også aktiveres manuelt. Dermed garanterer ComfortClean gjennomgående høy rengjøringsevne



CLICK2OPEN

Enkel tømning med ett klikkStøvbeholderen trekkes opp og ut i en håndvending, og med ett tastetrykk tømmes beholderen ned i søppelkurven. Tømningen er svært hygienisk, ettersom du unngår kontakt med støvet og beholderen tømmes fullstendig

COMFORT-TELESKOPRØR

Comfort-teleskoprøret i eksklusiv Miele design kan trekkes ut til ønsket betjeningshøyde, og klikker på plass. Den forstørrede diameteren øker volumet på luftstrømmen, noe som gir enestående rengjøringsresultater. Små detaljer som gummibelegg på den øvre enden, er svært praktisk. Hvis røret lenes mot veggen, glir det ikke ned.

POSELØSE STØVSUGERE



**Blizzard CX1
PowerLine**

M.-nr. 10660090
Pris: 4.499,-




**Blizzard CX1
EcoLine**

M.-nr. 10931610
Pris: 4.499,-

Modell- Farge / Watt	PowerLine, Mangorød / 890 watt	Gulvmunn- stykke	SBD 660-3
Betjening / Håndtak	Dreiebryter/ Ergonomisk	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi Click2Open ComfortClean Silence-system Parksystem Rekkevidde: 10 m Comfort kabelinntrekk	Tilbehørsdeler	Integrert
		Støvbeholder	2 liter
		Utblåsnings- filter	Hygienisk Lifetime-filter
		Slange	To-tonet sugeslange

Modell- Farge / Watt	EcoLine, Mangorød / 550 watt	Gulvmunn- stykke	SBD 660-3
Betjening / Håndtak	Dreiebryter/ Ergonomisk	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi Click2Open ComfortClean Silence-system Parksystem Rekkevidde: 10 m Comfort kabelinntrekk	Tilbehørsdeler	Integrert
		Støvbeholder	2 liter
		Utblåsnings- filter	Hygienisk Lifetime-filter
		Slange	To-tonet sugeslange



**Blizzard CX1
Excellence PowerLine**

Anbefalt for allergikere
M.-nr. 10659970
Pris: 4.799,-




**Blizzard CX1
Cat&Dog PowerLine**

M.-nr. 10931600
Pris: 5.749,-

Modell- Farge / Watt	PowerLine, Grafitgrå / 890 watt	Gulvmunn- stykke	SBD 660-3
Betjening / Håndtak	Dreiebryter/ Ergonomisk	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi Click2Open ComfortClean Silence-system Parksystem Rekkevidde: 10 m Comfort kabelinntrekk	Tilbehørsdeler	Integrert
		Støvbeholder	2 liter
		Utblåsnings- filter	HEPA Lifetime-filter
		Slange	To-tonet sugeslange

Modell- Farge / Watt	PowerLine, Mangorød / 890 watt	Gulvmunn- stykke	SBD 660-3, STB 305-3
Betjening / Håndtak	Dreiebryter/ Ergonomisk	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi Click2Open ComfortClean Silence-system Parksystem Rekkevidde: 10 m Comfort kabelinntrekk	Tilbehørsdeler	Integrert
		Støvbeholder	2 liter
		Utblåsnings- filter	HEPA Lifetime-filter
		Slange	To-tonet sugeslange



**Blizzard CX1
Comfort PowerLine**

M.-nr. 10660070
Pris: 6.749,-

Modell- Farge / Watt	PowerLine, Obsidiansort / 890 watt	Gulvmunn- stykke	SBD 660-3 + SDD 400-3 Twister munnstykke
Betjening / Håndtak	Comforthåndtak med RF	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi Click2Open ComfortClean Silence-system Parksystem Rekkevidde: 11 m Comfort kabelinntrekk	Tilbehørsdeler	Integrert
		Støvbeholder	2 liter
		Utblåsnings- filter	HEPA Lifetime-filter
		Slange	To-tonet sugeslange





POSELØSE STØVSUGERE

Boost CX1

VORTEX-TEKNOLOGI

Vortex-teknologien skaper en enorm strømningshastighet på over 100 km/t. I kombinasjon med det svært tett utformede gulvmunnstykket og den gunstige luftføringen gir den poseløse støvsugeren enestående resultater. Grovt smuss og finstøv blir godt separert. Det grove smusset lander i den gjennomsiktige støvbeholderen, og finstøvet i en separat beholder med finstøvfilter.



COMPACT DESIGN

På grunn av den håndterlige størrelsen er den ideell for boliger med lite plass. Den er enkel å manøvrere og kan settes bort uten å ta for mye plass. Og, den lave vekten gjør den lett å bære

STØ KURS

Takket være TrackDrive, Boost CX1 deg hvor enn du går. Hjulene på siden sørger for at den er spesielt stabil og holder en stø kurs. Så unngår man å skade møbler eller dørkarmer.

ENKEL PLASSERING PÅ TRAPPETRINN

Hjulene på siden forhindrer støvsugeren fra å rulle ned, noe som gir ekstra sikkerhet. Dermed kan du sette fra deg støvsugeren når som helst dersom du har andre ting å gjøre i nnimellom.

BÆREKRAFTIG FILTRE

For å kontinuerlig forbedre økobilansen vår, er filterrammene på Hygiene AirClean-filtrene produsert i resirkulert plast. Basisvariantene til Miele støvsuger Boost CX1 er utstyrt med dette filteret, noe som gir svært høy hygienestandard.

POSELØSE STØVSUGERE







**Boost CX1
PowerLine**
 M.-nr. 11666900
Pris: 3.799,-

Modell- Farge / Watt	PowerLine, Lotushvit / 890 watt	Gulvmunn- stykke	SBD 365-3
Betjening / Håndtak	4-trinns dreiebryter/ Normalt	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi TrackDrive Parksystem Rekkevidde: 10 m	Tilbehørsdeler	VarioClip (3 deler)
		Stovbeholder	1 liter
		Utblåsnings- filter	Hygiene AirClean-filter
		dB / kg	78 / 7,75







**Boost CX1
PowerLine**
 M.-nr. 11666920
Pris: 3.799,-

Modell- Farge / Watt	PowerLine, Grafittgrå / 890 watt	Gulvmunn- stykke	SBD 365-3 STB 305-3
Betjening / Håndtak	4-trinns dreiebryter/ Normalt	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi TrackDrive Parksystem Rekkevidde: 10 m	Tilbehørsdeler	VarioClip (3 deler)
		Stovbeholder	1 liter
		Utblåsnings- filter	Hygiene AirClean-filter
		dB / kg	78 / 7,75







**Boost CX1
Parquet PowerLine**
 Anbefalt for allergikere
 M.-nr. 11666880
Pris: 4.499,-

Modell- Farge / Watt	PowerLine, Lotushvit / 890 watt	Gulvmunn- stykke	SBD 365-3 SBB 300-3
Betjening / Håndtak	4-trinns dreiebryter/ Normalt	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi TrackDrive Parksystem Rekkevidde: 10 m	Tilbehørsdeler	VarioClip (3 deler)
		Stovbeholder	1 liter
		Utblåsnings- filter	HEPA AirClean-filter
		dB / kg	78 / 7,75







**Boost CX1
Cat&Dog PowerLine**
 Optimal for alle dyrevenner
 M.-nr. 11666890
Pris: 4.999,-

Modell- Farge / Watt	PowerLine, ObsidianSort / 890 watt	Gulvmunn- stykke	SBD 660-3, STB 305-3
Betjening / Håndtak	4-trinns dreiebryter/ Normalt	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi TrackDrive Parksystem Rekkevidde: 10 m	Tilbehørsdeler	VarioClip (3 deler)
		Stovbeholder	1 liter
		Utblåsnings- filter	HEPA AirClean-filter
		dB / kg	78 / 7,75





ROBOTSTØVSUGERE

3D SMART NAVIGATION


Smart Navigation-systemet til Scout RX3 forener tre innovative produktfordeler:
Indoor Positioning System med kamera på oversiden sørger for pålitelig navigering.
Furniture Protection Technology med 10 sensorer beskytter mot kollisjoner og utforkjøring.
Advanced Corner Cleaning med ekstra lange sidebørster gir spesielt effektiv rengjøring av hjørner og kanter. Slik gjør RX3 gulvet ditt grundig rent

KJØRING PÅ TEPPER

Med sin kraftige motor og sine sklisikre hjul mestrer Scout enkelt overgangen mellom glatte gulv og tepper på opptil 17 mm. Dørterskler er heller ikke noe problem. Du kan være sikker på at Miele's robotstøvsuger effektivt følger ruten og gir deg et rent hjem

HJØRNEBØRSTER

Svingbare sidebørster med 20 armer som stikker ut fra enheten, slik at den også kommer godt til i områder som er vanskelige å nå. De 20 børstene rengjør grundig langs alle kanter samt fjerner hybelkaniner i krinker og kroker.



ROBOTSTØVSUGERE





Scout RX3

3D Smart Navigation
M.-nr. 11713580
Pris: 8.999,-

Kommer i september

Modell-Farge /	Robotstøvsuger / ObsidianSort	Rengjørings-programmer	4 stk
Betjening /	Fjernkontroll	Filter /liter Støvbeholder	AirClean Plus-filter / 0,4 liter
Komfort	Quatro Cleaning Power, Advanced Corner Cleaning, Home Mapping, MobileControl, Timer (daglig)	Driftstid	60 min
		Ladetid	173 min
		Kapasitet	65 m2
		Teppehøyde	17 mm





Scout RX3 Runner

3D Smart Navigation
M.-nr. 11713560
Pris: 9.799,-

Kommer i oktober

Modell-Farge /	Robotstøvsuger / Rosé gull & pearlfinish	Rengjørings-programmer	4 stk
Betjening /	Touchbetjening Fjernkontroll	Filter / liter støvbeholder	AirClean plus filter / 0,4 liter
Komfort	Quatro Cleaning Power, Advanced Corner Cleaning, Home Mapping, MobileControl, Timer (daglig)	Driftstid	60 min
		Ladetid	237 min
		Kapasitet	120 m2
		Teppehøyde	17 mm





Scout RX3 HomeVision

3D Smart Navigation HomeVision
M.-nr. 11713550
Pris: 10.499,-

Kommer i september

Modell-Farge /	Robotstøvsuger / Bronze & Pearlfinish	Rengjørings-programmer	4 stk
Betjening /	Touchbetjening Fjernkontroll	Filter / liter støvbeholder	AirClean plus filter / 0,4 liter
Komfort	Quatro Cleaning Power, Advanced Corner Cleaning, Home Mapping, MobileControl, Timer (daglig)	Driftstid	120 min
		Ladetid	237 min
		Kapasitet	120 m2
		Teppehøyde	17 mm



HÅNDHOLDTE STØVSUGERE

3IN-1 DESIGN

*Optimalt tilpasset dine behov.
For at du lettere skal komme til over alt bl.a. under møbler,
så kan du plassere Miele's PowerUnit på TriFlex HX1
både oppe og nede.*

TRIFLEX

3ⁱⁿ¹
INNOVATION

EKSTRA BATTERILADER TIL TRIFLEX PRO

*Med ekstra batterilader kan du fordoble brukstiden fra 60 min til 120 min.
Du kan lade opp og støvsuge samtidig. Batteriet lades opp uavhengig av
om du bruker støvsugeren eller ikke.*



HÅNDHOLDTE STØVSUGERE



TriFlex HX1 Select ObsidianSort/ RoséGold

Håndstøvsuger,
60 minutters drifttid,
AirClean-Hygiene lifetime filter
M.-nr. 11761630
Pris: 6.749,-



TriFlex HX1 Lotushvit / RoséGold

Håndstøvsuger,
60 minutters drifttid,
AirClean-Hygiene lifetime filter
M.-nr. 11333340
Pris: 7.449,-

Modell- Farge /	TriFlex HX1 Trådløs håndstøvsuger, ObsidianSort/ RoséGold	Gulvmunnstykke/ Tilbehørsdeler	SEB 430/ Veggfeste m/3 tilbehør
Betjenings- komfort	3-trinns skyvebryter	Rekkevidde/ Driftstid	125 m²/ 60 minutter
Komfort	Vortex teknologi, Innovation 3-i-1-funksjon, Batteri kan skiftes ut	Batteritype	2500 mAh Li-Ion
		Stovbeholder	0,5 liter
		Utblåsningsfilter	Hygiene Lifetime-filter
		Ladetid / Watt	240 min / 170 watt

Modell- Farge /	TriFlex HX1 Trådløs håndstøvsuger, Lotushvit / RoséGold	Gulvmunnstykke/ Tilbehørsdeler	SEB 430/ Veggfeste m/3 tilbehør
Betjenings- komfort	3-trinns skyvebryter	Rekkevidde/ Driftstid	125 m²/ 60 minutter
Komfort	Vortex teknologi, Innovation 3-i-1-funksjon, Batteri kan skiftes ut	Batteritype	2500 mAh Li-Ion
		Stovbeholder	0,5 liter
		Utblåsningsfilter	Air Clean_hygiene Lifetime-filter
		Ladetid / Watt	240 min / 170 watt



TriFlex HX1 Graffiti-grå / RoséGold

Håndstøvsuger,
60 minutters driftstid,
AirClean-Hygiene lifetime filter
M.-nr. 11333350
Pris: 7.449,-



TriFlex HX1 Rubinrød / Sølv


Håndstøvsuger,
60 minutters driftstid,
AirClean-Hygiene lifetime filter
M.-nr. 11333360
Pris: 7.449,-

Modell- Farge /	TriFlex HX1 Trådløs håndstøvsuger, Graffiti-grå / RoséGold	Gulvmunnstykke/ Tilbehørsdeler	SEB 430/ Veggfeste m/3 tilbehør
Betjening / Håndtak	3-trinns skyvebryter	Rekkevidde/ Driftstid	125 m²/ 60 minutter
Komfort	Vortex teknologi, Innovation 3-i-1-funksjon, Batteri kan skiftes ut	Batteritype	2500 mAh Li-Ion
		Stovbeholder	0,5 liter
		Utblåsningsfilter	Air Clean-hygiene Lifetime-filter
		Ladetid / Watt	240 min / 170 watt

Modell- Farge /	TriFlex HX1 Trådløs håndstøvsuger, Rubinrød / Sølv	Gulvmunnstykke/ Tilbehørsdeler	SEB 430/ Veggfeste m/3 tilbehør
Betjenings- komfort	3-trinns skyvebryter	Rekkevidde/ Driftstid	125 m²/ 60 minutter
Komfort	Vortex teknologi, Innovation 3-i-1-funksjon, Batteri kan skiftes ut	Batteritype	2500 mAh Li-Ion
		Stovbeholder	0,5 liter
		Utblåsningsfilter	Air Clean-hygiene Lifetime-filter
		Ladetid / Watt	240 min / 170 watt



HÅNDHOLDTE STØVSUGERE



TriFlex HX1 Cat & Dog ObsidianSort

Håndstøvsuger,
60 minutters driftstid,
HEPA AirClean lifetime filter
Munnstykke m/BrilliantLight
M.-nr. 11333370
Pris: 8.899,-



TriFlex HX1 Pro Grey PearlFinish / RoséGold

Håndstøvsuger m/ ekstra
batteri og lader,
120 minutters driftstid,
HEPA AirClean lifetime filter,
Munnstykke m/ BrilliantLight
M.-nr. 11333380
Pris: 10.399,-

Modell- Farge /	TriFlex HX1 Trådløs håndstøvsuger, Obsidiansort	Gulvmunnstykke/ Tilbehørsdeler	SEB 435 BrilliantLight + Elektroborste SEB 23 Veggfeste m/3 tilbehør
Betjenings- komfort	3-trinns skyvebryter	Rekkevidde/ Driftstid	125 m²/ 60 minutter
Komfort	Vortex teknologi, Innovation 3-i-1funksjon, Batteri kan skiftes ut	Batteritype	2500 mAh Li-Ion
		Stovbeholder	0,5 liter
		Utblåsningsfilter	HEPA AirClean Lifetime-filter
		Ladetid / Watt	240 min / 170 watt

Modell- Farge /	TriFlex HX1 Trådløs håndstøvsuger, Grey PearlFinish / RoséGold	Gulvmunnstykke/ Tilbehørsdeler	SEB 435 BrilliantLight Veggfeste m/3 tilbehør
Betjenings- komfort	3-trinns skyvebryter	Rekkevidde/ Driftstid	125 m²/ 120 minutter
Komfort	Vortex teknologi, Innovation 3-i-1funksjon, Batteri kan skiftes ut, Ekstra batteri og lader medfølger	Batteritype	2500 mAh Li-Ion
		Stovbeholder	0,5 liter
		Utblåsningsfilter	HEPA Air Clean Lifetime-filter
		Ladetid / Watt	240 min / 170 watt



TILBEHØR





Miele originale bake- og stekerister

Miele stekeovner og dampovner leveres med en bake- og stekerist.

Hvis du bruker ovnen din i langt større omfang og baker og steker på flere riller samtidig, kan du kjøpe ekstra rister.

Miele rister kan brukes som underlag til bakeformer, men er også ideelle, når du skal steke eller grille pølser og kjøtt.

De passer perfekt sammen med Miele universalpanner, så fett kan samles opp.



Bake- og stekerist HBBR 50

Underlag til bakeformer og Gourmetpanner.

- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Miele bakebrett/dryppbakker, hvor kjøtsaften kan samles opp
- Passer til FlexiClip-uttrekk
- Lett å rengjøre
- Til ovner med 56 l ovnsrom H 2000

M.-nr. 9519790

Pris: 759,-



Bake- og stekerist HBBR 71

Underlag til bakeformer og Gourmetpanner.

- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Miele bakebrett/dryppbakker, hvor kjøtsaften kan samles opp
- Passer til FlexiClip-uttrekk eller kan anvendes
- Lett å rengjøre
- Til ovner med 76 l ovnsrom og DGC XL/XXL

M.-nr. 9524950

Pris: 899,-




Bake- og stekerist med PyroFit HBBR 72

Underlag til bakeformer og Gourmetpanner.

- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Miele bakebrett/dryppbakker, hvor kjøtsaften kan samles opp
- Passer til FlexiClip-uttrekk eller kan anvendes på rillene
- Lett, automatisk rengjøring.
- La risten sitte i ovnen under pyrolyse
- Til ovner med 76 l ovnsrom

M.-nr. 9520640

Pris: 1.169,-



Bake- og stekerist HBBR 92

Underlag til bakeformer og Gourmetpanner.

- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Miele bakebrett/dryppbakker, hvor kjøtsaften kan samles opp
- Passer til FlexiClip-uttrekk eller kan anvendes på rillene
- Lett automatisk rengjøring.
- La risten sitte i ovnen under pyrolyse
- Til ovner med 90 l ovnsrom

M.-nr. 9520700

Pris: 2.199,-

Gourmet bake- og pizzastein HBS 70

For resultater som fra en tradisjonell steinovn

- Til steking av pizza, foccacia, brød og rundstykker
- Av spesialkeramikk - svært jevne, sprø resultater
- Kan brukes som varmeplate på bordet i ca. 25 min
- Absorberer fuktighet optimalt fra deigen
- Enkel rengjøring takket være kvalitetsglasuren
- Skyvespade av tre medfølger

M.-nr. 11901190

Pris: 2.639,-

Kommer i oktober



Pizza-/terteform med Miele emblem HBFL 27-1

Rundt stekebrrett med overflate foredlingen PerfectClean

- 27 cm i diameter - kan settes på risten
- For steking av pizza, quiche, terter osv
- Setter seg ikke fast - trenger verken bakepapir eller smøring
- Svært ripefast
- Superenkel rengjøring pga. overflateforedlingen PerfectClean

M.-nr. 9520730

Pris: 829,-



Pizza-/terteform med hull HBFP 27-1

Til å bake sprø pizzaer og terter i kombinasjon med KlimaPlus.

- Ideel til baking av rundstykker, briocher, croissants, pizzaer og terter
- Optimal dampfordeling ved KlimaPlus via hullene
- Non stick-overflate, særlig robust takket være PerfectClean
- Bakepapir eller smøring ikke nødvendig
- 27 cm i diameter - skal settes på en rist

M.-nr. 10116800

Pris: 689,-



Pizza-/terteform HBF 27-1

Rundt stekebrrett med overflate foredlingen PerfectClean

- 27 cm i diameter - kan settes på risten
- For steking av pizza, quiche, terter osv
- Setter seg ikke fast - trenger verken bakepapir eller smøring
- Svært ripefast
- Superenkel rengjøring pga. overflateforedlingen PerfectClean

M.-nr. 9520720

Pris: 689,-

Miele originale grill- og stekebrett til HUBB

Miele grill- og stekebrett plasseres helt enkelt oppå Miele gourmetpanne, når du skal grille eller steke. Den er ideell til å samle opp kjøtsaften. Grill- og stekebrettet forhindrer til gjengjeld, at kjøtsaften brenner seg. Saften kan brukes til å lage en deilig saus. Miele grill- og stekebrett beskytter også ovnen din mot fettsprut, hvilket gjør rengjøringen av ovnen mye enklere.

FlexiClip-uttrekkskinner

Skinneene gjør det mulig å ta stekebrett, bake- og stekerist og Gourmetpanne ut av ovnen, uten at de tipper.

Så kan du pensle eller vende en stek utenfor den varme ovnen uten at du risikerer å brenne deg.

Du kan også lett plassere universalpanner, stekebrett, rister og Gourmetpanner direkte på FlexiClip-skinneene i forskjellige riller.

Det kan settes inn inntil 3 sett med FlexiClip-skinne i ovnen samtidig (= 3 riller).



**Grill- og stekeinnsats
HGBB 71 / HGBB 91**

Idel når du skal steke og grille.

- Passer perfekt sammen med en HUBB 71 / 91 bakeform
- Rillerne i platen gjør, at pizza alltid får en deilig sprø bunn
- Beskytter mot fettsprut, reduserer (behovet for) rengjøringsarbeidet

HGBB 71 til ovner med 76 l ovnsrom og DGC XL/XXL

M.-nr. 9520630

Pris: 1.099,-

HGBB 91 til ovner med 90 l ovnsrom

M.-nr. 9520690

Pris: 2.269,-



**FlexiClip-uttrekkskinner
HFC 50 / HFC 61**

Med PerfectClean for lett rengjøring

- Så du kan bruke flere riller i ovnen på samme tid.
- Lett tilgang til bakebrett og rister på hver enkelt rille
- HFC 50 passer til H 2000 56 l

M.-nr. 9170810

Pris: 1.319,-

• HFC61

M.-nr. 6949330

Pris: 1.979,-



**FlexiClip-uttrekkskinner
HFC 71**

Med PerfectClean for lett rengjøring

- Så du kan bruke flere riller i ovnen på samme tid.
- Lett tilgang til bakebrett og rister på hver enkelt rille
- Så du kan flytte bakebrett/risten til andre riller
- Lett å feste på rillene i ovnen

Til ovner med 76 l ovnsrom og DGC XL/XXL

M.-nr. 9520660

Pris: 1.979,-



**Grill- og stekebrett
HGBB 51**

For universalpanner med PerfectClean

- Sjø og fett brenner ikke fast
- Forhindrer fettsprut og eduserer rengjøringsbehov
- Passer til universalpanne HUBB 51
- For H 2000-serien med 56 l ovnsrom
- Mål: 37,2 x 28,47 x 1,5 cm

M.-nr. 9519760

Pris: 729,-



**FlexiClip-uttrekkskinner
HFC 70 / HFC 70-C**

Så du kan bruke flere riller i ovnen på samme tid.

- Så du kan flytte bakebrett/risten til andre riller
- Lett tilgang til bakebrett og rister på hver enkelt rille
- Lett å feste på rillene i ovnen
- Opptil 3 sett, til ettermontering

HFC 70 til ovner med 76 l ovnsrom og DGC XL/XXL

M.-nr. 9520650

Pris: 1.649,-

HFC 70-C til H 2265-1 B(P) og H 2267-1 B(P)

M.-nr. 10581490

Pris: 1.519,-



**FlexiClip-uttrekkskinner
HFC 72 / HFC 92**

Med PyroFit-overflatebehandling.

- Så du kan bruke flere riller i ovnen på samme tid
- Lett tilgang til bakebrett og rister på hvert enkelt rille
- Så du kan flytte bakebrett/risten til andre riller
- Lett å feste på rillene i ovnen

HFC 72 til ovner med 76 l ovnsrom og Pyrolyse

M.-nr. 9520670

Pris: 2.309,-

HFC 92 til ovner med 90 l ovnsrom

M.-nr. 9520710

Pris: 2.249,-



TILBEHØR TIL STEKEOVNER



**Universalpanne
HBB 51**

Til baking av småkaker og tynne kaker.

- Passer til FlexiClip-uttrekk eller kan settes direkte på rillene (til stekning og baking på flere riller i ovnen på samme tid)
- PerfectClean-overflate
- Passer til ovner: H 2000 56 I

M.-nr. 95197200 **Pris: 829,-**



**Originalt stekebrett
HBB 71**

Til baking av småkaker og tynne kaker.

- Passer til FlexiClip-uttrekk eller kan settes direkte på rillene (til stekning og baking på flere riller i ovnen på samme tid)
- PerfectClean-overflate
- Passer til ovner: H 2000 og H 7000 76 I og DGC XL/XXL

M.-nr. 9519820 **Pris: 969,-**



**Universalpanne
HUBB 71 / 91**

Ideelt når du skal bake kaker med et tykt lag på toppen.

- Som dryppbakke til kjøttsaft eller fett fra steking og grill
- Passer til FlexiClip-uttrekk eller kan settes direkte på rillene
- PerfectClean-overflate
- Passer til ovner: H 2000 og H 7000 76 I

HUBB 71 til ovner med 76 I ovnsrom

M.-nr. 9519840 **Pris: 1.099,-**

HUBB 91 til 90 cm bred ovn

M.-nr. 9520680 **Pris: 2.269,-**




**Gourmet-stekebrett med hull
HBBL 71**

Til sprø kaker, boller, pommefrites, småkaker og pizza med sprø skorpe.

- Passer til FlexiClip-uttrekk eller kan settes direkte på rillene
- PerfectClean-overflate
- Passer til ovner med 76 I ovnsrom H 2000 og H 7000 76 I og DGC XL/XXL


M.-nr. 9520620 **Pris: 1.099,-**



**Roterende grillspyd
HSE**

Roterende Grillspyd for 90 cm brede stekeovner

M.-nr. 1009230 **Pris: 759,-**



**HGH
Grillmatholder**

Grillholder for 90 cm brede stekeovner.

- Grillmatholder til grilling av surret stek, fjærkre og lignende.
- For de 90 cm brede stekeovnene H 5981 BP og H 6890 BP.
- Kan kun brukes med roterende grillspidd.

M.-nr. 1104460 **Pris: 489,-**



**Håndtak x 3
DS 7003 PureLine**

Håndtak til ettermontering på ovner (H 7xxx B/BP), kompaktovner med mikrobølgeovner (H 7xxx BM), dampovner (DG 7xxx), dampovner med ovnfunksjon (DGC 7xxx) og mikrobølgeovner (M 7xxx)

- Kan monteres på begge ovennevnte innbygningsprodukter og kjøkkenfronter
- Ettermontering av håndtak på produkter med mikrobølge skal foretas av Miele Service
- Inneholder 3 stk. PureLine-håndtak

M.-nr. CleanSteel 11345870 **Pris: 2.059,-**



**Håndtak
DS 7000 PureLine**

Håndtak til ettermontering på ovner (H 7xxx B/BP), kompaktovner med mikrobølgeovner (H 7xxx BM), dampovner (DG 7xxx), dampovner med ovnfunksjon (DGC 7xxx) og mikrobølgeovner (M 7xxx)

- Kan monteres på begge ovennevnte innbygningsprodukter og kjøkkenfronter
- Ettermontering av håndtak på produkter med mikrobølge skal foretas af Miele Service
- Inneholder 1 stk. PureLine-håndtak

M.-nr. CleanSteel 11345890 **Pris: 1.379,-**



**Håndtak
DS 7000 VitroLine**

Håndtak til ettermontering på ovner (H 7xxx B/BP), kompaktovner med mikrobølge (H 7xxx BM), dampovner (DG 7xxx), dampovner med ovnfunksjon (DGC 7xxx) og mikrobølgeovner (M 7xxx)

- Kan monteres på begge ovennevnte innbygningsprodukter og kjøkkenfronter
- Ettermontering av håndtak på produkter med mikrobølge skal foretas af Miele Service
- Inneholder 1 stk. VitroLine-håndtak

M.-nr. Brillanthvit 11345940 **Pris: 2.749,-**
M.-nr. Obsidiansort 11345930 **Pris: 2.749,-**
M.-nr. Grafittgrå 11345950 **Pris: 2.749,-**



**Gourmet-panne til induksjon
HUB 5001-M**

Maks. Kapasitet ca. 5 kg.

- Utvendige mål: BxDxH 44,8x26,8x8,6 cm
- Laget i helstøpt aluminium, håndstøpt
- Lett å rengjøre takket være den spesielle non stick-overflate
- Kan brukes i ovner og på alle kokeplater (untatt gass)
- Løkk kjøpes separat, HBD 60-22

Passer til ovner med 76 l ovnsrom og DGC XL/XXL

M.-nr. 10314270

Pris: 2.899,-



**Gourmet-panne
HUB 5001-XL**

Maks. kapasitet ca. 8 kg.

- Utvendige mål: BxDxH 44,8x38,6x8,6 cm.
- Laget i helstøpt aluminium, håndstøpt.
- Lett å rengjøre takket være den spesielle non stick-overflate
- Kan brukes i ovner og på alle kokeplater (untatt gass)
- Løkk kjøpes separat, HBD 60-35

Passer til ovner med 76 l ovnsrom og DGC XL/XXL

M.-nr. 10314310

Pris: 3.699,-



**Gourmet-panne
HUB 62-22**

Maks. Kapasitet ca. 5 kg.

- Utvendige mål: BxDxH 42,2x25,7x8,6cm
- Laget i helstøpt aluminium, håndstøpt
- Lett å rengjøre takket være den spesielle non stick-overflate
- For stekeovner og induksjonstopper
- Løkk kjøpes separat, HBD 60-22

Passer til ovner H 2000 og H 4000

M.-nr. 10314280

Pris: 3.029,-



**Gourmet-panne
HUB 62-35**

Maks. Kapasitet ca. 8 kg.

- Utvendige mål: BxDxH 42,2x37,5x8,6 cm
- Laget i helstøpt aluminium, håndstøpt
- Lett å rengjøre takket være den spesielle non stick-overflate
- Kan brukes i ovner og på alle kokeplater (untatt gass)
- For stekeovner

M.-nr. 10314300

Pris: 3.849,-



**Løkk til Gourmet-panner
HBD 60-22**

Til Miele Gourmetpanne HUB 61-22, 62-22, 5000 M og 5001 M.

- Leveres ikke med Gourmetpanne
- Laget av førsteklases rustfritt stål
- Ikke egnet til ovner med mikrobølger eller til grill

M.-nr. 5136950

Pris: 1.319,-



**Løkk til Gourmet-panne
HBD 60-35**

Til Miele Gourmetpanne

HUB 61-35 og HUB 5000 XL

- Leveres ikke med Gourmetpanne
- Laget av førsteklases rustfritt stål.
- Ikke egnet til ovner med mikrobølger eller til grill.

M.-nr. 5136960

Pris: 1.519,-



**Pyntelist stekeovn
HAL 5900**

Pyntelist i stål for plassering av 90 cm stekeovn under benk.

- Kun til H 7890 BP

M.-nr. 7032520

Pris: 1.309,-

TILBEHØR TIL STEKEOVNER & MIKRO



**Dekningslist
HKL 60**

Panel til å skjule kanter på kjøkkenelementer mellom Miele produkter når de er installert i loddrett kombinasjon. Kan brukes til GEN7000.

M.-nr. 7114780 Rustfritt stål
M.-nr. 5165170 Obsidiansort

Pris: 459,-
Pris: 499,-



**Montasjeplate
ENB 1060**

Montasjeplate for optimal avstand mellom Miele-innbygningsprodukter. Kan brukes til GEN7000.

- Inkl. skruer og mal

M.-nr. 10810730

Pris: 929,-



**MBFG 30
rund glassform**

Rund glassform til baking eller som fettpanne
• For 46 l mikrobølgeovn eller stekeovn

M.-nr. 9711960

Pris: 349,-



**Glasspanne
HGS 100**

Glasspanne til integrert stekeovn med mikro

M.-nr. 11514090

Pris: 759,-



**DGMS7 100-30
Lav glassform**

For dampovn med mikrobølge i gen. DGM 7000. Kan også brukes som oppsamlingsskål ved dampkoking.

Ytre mål BxDxD: 375 x 394 x 30 mm

M.-nr. 11695610

Pris: 759,-



**HEG
Håndtak for stekebrett**

Håndtak for stekebrett, universalpanne og rist. Gir et sikkert uttak av fulle, varme brett og rister.

M.-nr. 3985271

Pris: 249,-





Wokpanne CombiSet CSWP 1400

- For Miele SmartLine-elementer med induksjonswok
- Kontroll-induksjonsteknikk: til beskyttelse av kvalitetsbelegg

M.-nr. 7132780

Pris: 5.669,-



Gourmet grillpanne GGRP

- Transformer din Miele PowerFlex-induksjons-sone til en førsteklasses grill
- Laget i helstøpt aluminium, håndstøpt
- Optimal varmedeling
- Fettfattig matlagning og lett rengjøring takket være den spesielle non stick-overflate
- Fire små silikonputer under grillplaten sikrer, at grillplaten står fast på platetoppen

M.-nr. 10009310

Pris: 2.629,-



Grillplatte CSGP 1400

- Perfekt tilpasset Miele CombiSet-elementer CS 1322 BG
- Kan brukes på begge sider, én side er riflet og én er glatt
- Av stopejern med emaljert overflate
- Inkluderer avtakbart håndtak for høyre- og venstrehendte

M.-nr. 7094120

Pris: 3.229,-



Silikonfotter SF GGRP

4 silikonfotter til Miele Gourmet grillpanne

M.-nr. 11639680

Pris: 109,-



Teppan Yaki KMTY

Teppan Yaki i rustfritt stål for bruk på induksjonstopper med PowerFlex

M.-nr. 11555900

Pris: 3.559,-

Demeyere stekegryte KMPT 3521

- For tilberedning av større mengder, for induksjon, elektro- gasstopper
- Jevn varmedeling med 7-lags bunn. Volum: 21 liter, bunndiameter: 30 cm (oppe 36 cm)

M.-nr. 11338530

Pris: 5.279,-





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

Miele
INDUCTION

TILBEHØR TIL DAMP- & KOMBIDAMPOVNER



DGG 2
tett panne

- Kapasitet: 2,5 liter, nominell kapasitet: 2,0 liter
- BxDxH: 325x176x60 mm
- For tilberedning av retter i sauser, kraft og vann (f.eks. ris og pasta)

M.-nr. 5001390

Pris: 349,-



DGG 3
tett panne

- Kapasitet: 4,0 liter, nominell kapasitet: 3,1 liter
- BxDxH: 325x265x65 mm
- For tilberedning av retter i sauser, kraft og vann

M.-nr. 5001400

Pris: 419,-



DGG 7
tett panne

- Kapasitet: 4,0 liter, nominell kapasitet: 2,8 liter
- BxDxH: 325x176x100 mm
- For tilberedning av retter i sauser, kraft og vann (f.eks. ris og pasta)

M.-nr. 8109060

Pris: 419,-



DGG 9
tett panne

Til tilberedning av retter i sauser, kraft, vann (f.eks. ris og pasta)

- Kapasitet: 5,7 l, nyttevolum: 4,2 l
- Passer ikke til DG 7000
- Utvendige mål HxBxD: 325x176x150 mm

M.-nr. 8015103

Pris: 489,-



DGGL 1
perforert panne

- Kapasitet: 1,5 liter, nominell kapasitet: 0,9 liter
- BxDxH: 325x176x40 mm
- For koking eller steking av grønnsaker, fisk, kjøtt og poteter osv.

M.-nr. 5001370

Pris: 419,-



DGGL 4
perforert panne

- Kapasitet t: 4,0 liter, nominell kapasitet: 3,1 liter
- BxDxH: 325x265x60 mm
- For koking eller steking av grønnsaker, fisk, kjøtt og poteter osv.

M.-nr. 5379570

Pris: 549,-



DGGL 5
perforert panne

Perforert panne for koking eller steking av grønnsaker, fisk, kjøtt og poteter osv.

- Kapasitet: 2,5 l, nyttevolum: 2,0 l
- BxDxH: 325x176x60 mm
- Passer ikke til DG 7000

M.-nr. 8019293

Pris: 419,-



DGGL 8
perforert panne

- Kapasitet t: 2,0 liter, nominell kapasitet: 1,7 liter
- BxDxH: 325x265x40 mm
- For koking eller steking av grønnsaker, fisk, kjøtt og poteter osv.

M.-nr. 8227240

Pris: 419,-



DGGL 12
dampovnpanne med hull

For tilberedning av grønnsaker, fisk, kjøtt m.m.

- Kapasitet: 5,4 l, nominell kapasitet: 3,3 l
- Utvendige mål HxBxD: 40x448x386 mm

M.-nr. 8249430

Pris: 689,-

TILBEHØR TIL DAMP- & KOMBIDAMPOVNER



DGG 16
tett panne

Til tilberedning av retter i sauser, kraft, vann (f.eks ris og pasta)

- Kapasitet: 0,77 liter
- Utvendige mål HxBxD: 20x325x176 mm

M.-nr. 8109060

Pris: 209,-



DGGL 20
dampovnpinne med hull

For tilberedning av grønnsaker, fisk, kjøtt m.m.

- Kapasitet: 2,4 l, nominell kapasitet: 1,8 l
- Utvendige mål HxBxD: 40x450x190 mm

M.-nr. 8285410

Pris: 489,-



DGG 50-120
perforert panne

Til tilberedning av retter i sauser, kraft, vann (f.eks ris og pasta)

- Kapasitet: 5,5 liter
- Passer alle DG 7000 og DGM 7000
- Kan ikke brukes i mikrobølgeovn
- Utvendige mål HxB: 375x197 mm

M.-nr. 11323320

Pris: 549,-



DGG 20
dampovnpinne uten hull

Til tilberedning av retter i sauser, kraft, vann (f.eks ris og pasta)

- Kapasitet: 2,4 l, nominell kapasitet: 1,8 l
- Utvendige mål HxBxD: 40x450x190 mm

M.-nr. 8246340

Pris: 349,-



DGD 50
lokk

- Lokk av rustfritt stål
- Passer alle panner med dybde på 197 mm
- BxD: 375x197 mm

M.-nr. 11323340

Pris: 349,-



DGD 1/2 og DGD 1/3
lokk


- DGD 1/2: Lokk av rustfritt stål. Passer til DGG 3 BxD: 325x265 mm
- DGD 1/3: Lokk av rustfritt stål. Passer til DGG 2 og DGG 7 BxD: 325x 176 mm

DGD 1/2: M.-nr. 7623900

Pris: 349,-

DGD 1/3: M.-nr. 8109071

Pris: 209,-



DGA
Underrist

Underrist for god utnyttelse av ovnsrommet

- Passer Miele dampovner XL (48 l)
- Muliggjør bruk av Gastronom panner

M.-nr. 8249560

Pris: 489,-



DGSE 1
serveringsform

- For DDG 16, DGG 14, DGG 2, DGGL1 og DGGL 5
- Kan også brukes som ildfast form i Miele stekeovner (opptil 230 grader)
- Egnet for langtidstilberedning av mat i Miele Gourmet varmeskuff. Skål og lokk av porselen fra Villeroy og Boch

M.-nr. 9438520

Pris: 1.779,-



TILBEHØR TIL DAMPOVNER & DAMP M/MIKRO



DGG 50 - 40
dampovnpotte uten hull

- Kapasitet: 2,0 liter, nominell kapasitet: 1,4 liter
- BxDxH: 375x197x40 mm
- Må ikke anvendes i mikrobølgeovn!

M.-nr. 10168200

Pris: 279,-



DGGL 50 - 40
dampovnpotte med hull

- Kapasitet: 2,0 liter, nominell kapasitet: 1,4 liter
- BxDxH: 375x197x40 mm
- Må ikke anvendes i mikrobølgeovn!

M.-nr. 10168190

Pris: 489,-



DGG 50 - 80
dampovnpotte uten hull

- Kapasitet: 4,1 liter, nominell kapasitet: 3,5 liter
- BxDxH: 375x197x80 mm
- Må ikke anvendes i mikrobølgeovn!

M.-nr. 10168230

Pris: 419,-



DGGL 100 - 40
dampovnpotte med hull

- Kapasitet: 4,0 liter, nominell kapasitet: 3,4 liter
- BxDxH: 375x394x40 mm
- Må ikke anvendes i mikrobølgeovn!

M.-nr. 10170300

Pris: 619,-



DGG 100 - 40
dampovnpotte uten hull

- Kapasitet: 4,0 liter, nominell kapasitet: 3,4 liter
- BxDxH: 375x394x40 mm
- Må ikke anvendes i mikrobølgeovn!

M.-nr. 10170290

Pris: 489,-



DMGS 100 - 30 L
glass fat

- Til tilberedning av retter i mikrobølgeovn
- Kan også anvendes som dryppbakke ved tilberedning med damp
 - Passer til dampovner DG 7xxx samt dampovner med mikrobølger DGM 6xxx og DGM 7xxx

M.-nr. 10168180

Pris: 759,-



MBFG 30
rund glassform

- Rund glassform til baking eller som fettpanne
- For 46 l mikrobølgeovn eller stekeovn

M.-nr. 9711960

Pris: 349,-





Miele kaffebønner Black Edition - Decaf

- Den ideelle all-round kaffebønne u. koffein til espresso, kaffe og kaffespesialiteter med melk
- Fjerning av koffein gjennom en mild, biologisk prosess
- Utsøkt blanding av de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
- Utviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele espressomaskiner
- Fylldig og avbalansert smak med litt fruktaktige toner
- ikke-EU-landbruk
- Innhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11029840

Pris: 369,-



Miele kaffebønner Black Edition - One for all

- Den ideelle all-round kaffebønne til espresso, kaffe og kaffespesialiteter med melk
- Utsøkt blanding av de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
- Utviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele espressomaskiner
- Bløt og kremet aroma med en subtil syrlighet og diskrete fruktaktige toner
- Fylldig og avbalansert intensitet
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbruk
- Innhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11030080

Pris: 369,-



Miele kaffebønner Black Edition - Espresso

- Ideell til espresso
- Utsøkt blanding av de fineste, håndplukkede Arabica-bønner fra Sydamerika (80 %) og Robusta-bønner fra India (20 %)
- Utviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele espressomaskiner
- Bløt, krydret aroma med toner av sjokolade
- Intens og kraftig smak
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbruk
- Innhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11029600

Pris: 369,-



Miele kaffebønner Black Edition - Café crema

- Ideell til kaffespesialiteter med melk
- Utsøkt blanding av de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
- Utviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele espressomaskiner
- Fylldig smak med diskret blomster- og fruktaktig karakter
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbruk
- Innhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11029350

Pris: 369,-



CJ Jug Miele serveringskanne

Miele serveringskanne 1,0 l til Miele kaffemaskiner CVA og CM med kannefunksjon.

- Rustfritt, polert stål i høy kvalitet
- Bruddssikker Topherm vakuum-isolert innsats
- Direkte brygging uten etterfylling fra espressomaskinen til kannen
- Lett rengjøring med avtagbart lokk
- Komfortabelt aroma-skyvelokk

M.-nr. 10694310

Pris: 1.129,-



MB-CM G Melkebeholder i glass

Melkebeholder i glass til frittstående kaffemaskin

- Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin

M.-nr. 11574240

Pris: 729,-



Silikonfett, 6g GP SI 10

Silikonfett 6 g til kaffemaskin.

M.-nr. 5132001

Pris: 139,-



TILBEHØR TIL KJØLE-, FRYSE-, OG VINSKAP



FlexiTray, dreibar glasshulle KFT 7000

- Kan roteres, og enkelt svinges 180 grader både forover og bakover
- FlexiTray består av glass og kvalitetst kunststoff
- Glassdeler kan vaskes i oppvaskmaskin
- Kan brukes på alle kurvene

M.-nr. 11775130

Pris: 2.639,-



Aktiv AirClean-filter startsett KKF-FS

- For optimal, luktfri oppbevaring av matvarer
- Aktiv kull med kitosan
- Anbefalt utskifting: ca. hver 6 måned
- Innhold: kabinett og 2 Active AirClean-filtre
- Ved bytte må kun filtre skiftes (m-nr. 7236280)

M.-nr. 11882380

Pris: 659,-



Kullfilter KKF-KWNS

Kullfilter 2 stk. til KWNS 28462 E ed/cs

M.-nr. 10806820

Pris: 599,-



Sorteringsboks PerfectFresh KSB 70

- Egnet for PerfectFresh Active- og Pro-skuffer i K 7000
- Spesielt egnet for trykkømfintlige matvarer slik som bær.
- Skyves inn på siden i PerfectFresh-skuffen
- I transparent kunststoffmateriale

M.-nr. 11779620

Pris: 269,-



SommerlierSet WWS 6800

Forbered vinen profesjonelt til dekantering. SommerlierSet til vinskaf

M.-nr. 9444380

Pris: 5.609,-



Tilbehørssett SoftClose KSC 30

For stille, myk lukking av skapdøren. Egnet for integrerte skap

M.-nr. 10744380

Pris: 769,-



TILBEHØR TIL KJØLE-, FRYSE-, OG VINSKAP



Flaskehylle
KFR 30060 PF/KFR 30060


- Til kjøleskap i K 30.000-serien
 - Plass til 5 flasker
 - Kan settes i forskjellige høyder
 - I forkrommet metall
- KFR 30060 PF til kjøleskap med PerfectFresh

M.-nr. 9552700
KFR 30060 til kjøleskap

Pris: 549,-

uten PerfectFresh
M.-nr. 9552690

Pris: 549,-



Flaskehylle
KFR 20060 PF/KFR 20060


- Til sikker, pladsbesparende oppbevaring av flasker
- Til kjøleskap i K 20.000-serien
 - Plass til 5 flasker
 - Kan settes i forskjellige høyder
 - I forkrommet metall
- KFR 20060 PF til kjøleskap med PerfectFresh

M.-nr. 10363580
KFR 20060 til kjøleskap

Pris: 549,-

uten PerfectFresh
M.-nr. 10363600

Pris: 549,-



Flaskehylle
KFR 7000

- For Miele kjøle-fog fryseskap K 7000
- For vannrett, rolig oppbevaring, f.eks av vin
- Plass til 5 flasker
- Kan brukes i flere rillehøyder
- Av krombelagt metall

M.-nr. 11775120

Pris: 269,-



Aktivt kullfilter til
vinskap

Sørger for optimal luftutskiftning og høy luftkvalitet i ditt vinskap.

M.-nr. 9447050

Pris: 429,-



Aktivt kullfilter til vinskap
KKF-KWT

Sørger for optimal luftutskiftning og høy luftkvalitet i ditt vinskap.

- Til vinskap i KWT 63xx-serien

M.-nr. 9945070

Pris: 309,-



Luktabsorberende
Active AirClean-filter KKF-RF

Forebygger ubehagelig lukt i kjøleskapet.

- Til perfekt og luktfri oppbevaring
- Innhold: 2 luftfilter
- Til utskiftning av filtre i plastikkabinett
- Bør utskiftes ca. hver 6. måned

M.-nr. 7236280

Pris: 659,-




Ettermonteringskit til
Active AirClean-filter KKF-FF

Forebygger ubehagelig lukt i kjøleskapet.

- Til perfekt og luktfri oppbevaring
- Innovativ kombinasjon av aktivt kull og chitosan
- Settes på bakkanten på glasshyllen
- Bør utskiftes ca. hver 6. måned
- Der er kun to filter, som skal utskiftes

M.-nr. 7236290

Pris: 799,-



Side-by-side kit
KSK 28202 sw og edt/cs

Passer for K 28202 D og FN 28262


- Bygger 1 cm, nisjebredde 121 cm
- For stabil og praktisk side-by-side-montering
- Kobler sammen de to frittstående enhetene som én enkel enhet
- Fryseskap må plasseres til venstre, og kjøleskap til høyre

M.-nr. 10543880 hvit

Pris: 769,-

M.-nr. 10543900 cleanSteel

Pris: 1.059,-




Side-by-side kit til vinskap
KSK 6300

Side-by-side kit til vinskap.

M.-nr. 9799630

Pris: 1.649,-

TILBEHØR TIL VENTILATORER




Kullfilter DKF 9-P / DKF 11-P

DKF 9-P: Til Miele DA 249-4

- Innhold: 1 filter
- M.-nr. 11732570 **Pris: 889,-**

DKF 11-P: Til Miele DA 59xxW, DA 7198 W

- Innhold: 1 filter
- M.-nr. 11732530 **Pris: 925,-**



Kullfilter DKF 12-P

Kullfilter for en rekke Miele ventilatorer.

Ikke egnet for DA 18x/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/6700/6896/70xx

- Innhold: 1 filter

M.-nr. 14762580

Pris: 929,-




Kullfilter DKF 13-P

Til Miele DA 3366/3466/3496 for bruk ved omluft

- Innhold: 1 filter

M.-nr. 11762540

Pris: 929,-



Kullfilter DKF 15-P

Til Miele DA 25xx/2450/2580

- Innhold: 2 filter

M.-nr. 11762550

Pris: 1.459,-



Kullfilter DKF 16-P

Til Miele DA 7006

- Innhold: 2 filter av DKF 12-P

M.-nr. 11762660

Pris: 1.459,-




Kullfilter DKF 17-P

Til Miele DA 700x D

- Innhold: 4 stk av DKF 12-P

M.-nr. 11762670

Pris: 2.639,-




Kullfilter DKF 18-P

Til Miele DA 12xx/280x /2906/670x

- Innhold: 1 filter

M.-nr. 11762600

Pris: 929,-




Kullfilter DKF 19-P

Til Miele DA 23x0 /266x /269x /35xx /36xx

- Innhold: 1 filter

M.-nr. 11762560

Pris: 929,-




Kullfilter DKF 20-P

For omluft DUU 2900, for DA 2806/290x

- Innhold: 2 filter 2 stk av DKF 18-P

M.-nr. 11762610

Pris: 1.459,-




Long-Life kullfilter DKF 21-R

Som reaktiveres for varighet opptil 3 år
4 stk kullfilter av DKF 18-1 til DA 6700

M.-nr. 10271460

Pris: 5.249,-



Kullfilter DKF 21-P

Til Miele DA 6708 for bruk ved omluft.

- Innhold: 4 filter DKF 18-P

M.-nr. 11762630

Pris: 2.639,-




Kullfilter DKF 22-1

Til Miele DA 6890 Levantar DA 6890

M.-nr. 9812030

Pris: 1.319,-

TILBEHØR TIL VENTILATORER



Kullfilter DKF 25-P

Long-life kullfilter som kan reaktiveres for varighet opptil 3 år. Kullfilter for DA 60x6 W og DA 6796W/699x W/769x W

- Innhold: 1 filter

M.-nr. 11762650

Pris: 929,-



Long-Life kullfilter DKF 11-R

- Fjerner ubehagelig lukt på kjøkkenet
- Regenereres jevnlig og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mer økonomisk i bruk enn engangsfilter ved overholdelse av intervallene for regenerering
- Til Miele DA 7198 W til omluft
- Inneholder 1 filter

M.-nr. 10787630

Pris: 2.609,-



Long-Life kullfilter DKF 26-R

Til Miele DA 7006 D og DA 7096 W
For varighet i opptil 3 år.

M.-nr. 10271480

Pris: 3.949,-




Long-Life kullfilter DKF 12-R

- Fjerner ubehagelig lukt på kjøkkenet
- Regenereres jevnlig og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mer økonomisk i bruk enn engangsfilter ved overholdelse av intervallene for regenerering
- Til Miele PUR 68 W, PUR 98 W + D, DA 5798 W, DA 4XX og DA 6698 W + D
- Inneholder 1 filter

M.-nr. 10271450

Pris: 2.609,-



Long-Life kullfilter DKF 29

Til Miele DA 9090 W

- Innhold: 1 filter

M.-nr. 11292130

Pris: 989,-



Long-Life kullfilter DKF 25-R

- Fjerner ubehagelig lukt på kjøkkenet
- Regenereres jevnlig og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mer økonomisk i bruk enn engangsfilter ved overholdelse av intervallene for regenerering
- Til Miele DA 60X6 W Wing, DA 64X8 W Pure, DA 6798 W Shape og DA 6998 W Pearl
- Inneholder 1 filter

M.-nr. 10271470

Pris: 2.609,-



Tilbakeslagsklaff og skjøtestykke DRSK 150 - Ø150 mm

Tilbakeslagsklaff skjøtestykke Ø150 mm

M.-nr. 11688790

Pris: 649,-

Reduksjonsstusser DRS 15-12

Reduserer diameteren på utblåsningsstussen fra 150 til 125 mm.

M.-nr. 9591510

Pris: 199,-

Reduksjonsstusser DRS 20-15

Reduserer diameteren på utblåsningsstussen fra 200 til 150 mm.

M.-nr. 9591510

Pris: 569,-





Long-life kullfilter DKF 27-R

- Fjerner ubehagelige lukt på kjøkkenet
- Regenereres jevnlig og bekvemt i ovnen
- 3 års levetid
- Mer økonomisk i bruk enn engangsfilter ved overholdelse av intervallene for regenerering
- Til Miele DA 7078 D
- Inneholder 6 filter

M.-nr. 11160970

Pris: 3.949,-




Long-life AirClean luktfilter DKF 29-R

- Fjerner ubehagelige lukt på kjøkkenet
- Regenereres jevnlig i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mer økonomisk i bruk enn engangsfilter ved overholdelse av intervallene for regenerering
- Til Miele DA 9090 W
- Inneholder 1 filter

M.-nr. 11295570

Pris: 2.609,-



Long-life AirClean luktfilter DKF 1000-R

- Fjerner ubehagelige lukt på kjøkkenet
- Regenereres jevnlig og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mer økonomisk i bruk enn engangsfilter ved overholdelse av intervallene for regenerering
- Til Miele KMDA 7774-1 og CSDA 7000 FL
- Inneholder 1 filter

M.-nr. 10427040

Pris: 2.609,-



Ekstern motor ABLG 202

- Ekstern motor, ingen begrensninger for montering
- Montering av motor i et annet rom
 - Mindre støy – fra ca. 5-7 m avtrekkskanal
 - Ytelse – større luftgjennomstrøming enn interne motorer
 - Utblåsningsseffekt: 600 m3/t
 - HxBxD: 245 x 340 x 395 mm

M.-nr. 6029260

Pris: 7.899,-



Lyddemper DASD 150

- Reduserer luftstrøm og motorstøy.
- Ekstra komponent som reduserer støyen fra ventilator
 - Støyreduksjon med opptil 4,5 db(A) re 1 pW

M.-nr. 8269360

Pris: 1.389,-



Monteringssett DML 400

For feste av møbellist til DA 3360x, DA 346x, DA 349x. (passer også til DA 3160 / DA 3190)

M.-nr. 9232000

Pris: 569,-



DADC 6000

- Kanalcover i stål til alternativ utluftning oppover
- DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6798 W og DA 6998 W
 - Fleksibel skorsteinshøyde på 365-660 mm
 - Skorstensbredde 340 mm
 - Skorstensdybde 270 mm
 - Inklusive beslag til montering på vegg

M.-nr. 9947450 CleanSteel
M.-nr. 10331460 Brillanthvit

Pris: 2.019,-
Pris: 2.419,-



DADC 7000

- Kanalcover i stål til alternativ utluftning oppover
- Til DA 7198 W
 - Fleksibel skorsteinshøyde på 365-660 mm
 - Skorstensbredde 340 mm
 - Skorstensdybde 285 mm
 - Inklusive beslag til montering på vegg

M.-nr. 10768440 Obsidiansort
M.-nr. 10768490 Grafitgrå

Pris: 2.419,-
Pris: 2.419,-



DADC 9000

- Skorsten i rustfritt stål til utluftning oppover
- Til DA 9090 W
 - Fleksibel skorsteinshøyde på 380-740 mm
 - Skorstensbredde 290 mm
 - Skorstensdybde 170 mm
 - Inklusive beslag til montering på vegg

M.-nr. 11279060

Pris: 1.849,-



Konverteringssett DUD 6700 UBS

Konverteringssett for takventillasjon av DA 6700
BrilliantHvit
M.-nr. 10609140

Pris: 2.639,-



DARC 6


Fjernkontroll til komfortabel styring av ventilatorer med Con@ctivity

- Til å starte og stoppe motoren
- Til innstilling av sugestyrke
- Til uavhengig tenning av belysning
- Til aktivering og innstilling av tiden for etterlopfunksjon

Ja 10 m rekkevidde - inkl. batterier

M.-nr. 9812060

Pris: 1.319,-



Ombyggingssett DEXT 6890

Ombyggingssett for ombygning av DA 6890 til ekstern drift. Fleksibel installasjonsmuligheter for viften. Plassering av viften med avstand opptil 7 m.

M.-nr. 9937020

Pris: 2.679,-



LED-lys sett DES 6000

Sett med 4 spotter

- Samme lamper som DA26x8, DA 2808 og DA 2906 m.fl.

M.-nr. 9953120

Pris: 3.439,-



Drop-down-ramme DAR 3000

Drop-down-ramme til integrering av DA 35XX og DA 36XX

M.-nr. 9188880

Pris: 2.639,-



Veggventilator / Gjennomføring DMK 150-1

Kan anvendes til ventilasjon

- Murkasse (Ø 150 mm) til ventilasjon av ventilator
- Varmerisolerende – det kan ikke komme kald luft inn
- Energi – Blower Door-testet, egnet til energisparehus

M.-nr. 11258630

Pris: 3.039,-



Ombyggingssett DUW 20 til vegghengte ventilatorer ekskl. DAR 12x5

Til ombygging fra utlufts- til omluftdrift

- Ensartet luftstrøm ved omluft
- Minsker luftstøy
- Inkl. deflektor Ø stuss 150 mm, 15 cm lang flex-slange i aluminium (kan trekkes ut til 60 cm)

M.-nr. 6264790

Pris: 649,-



Ombyggingssett DUI 31 til DA 420-6

Til ombygging fra utlufts- til omluftdrift

- Ensartet luftstrøm ved omluft
- Minsker luftstøy

M.-nr. 6995690

Pris: 1.029,-



Ombyggingssett DUI 32 til fritthengende ventilatorer

Til ombygging av fritthengende ventilatorer fra utlufts- til omluftdrift

- Ensartet luftstrøm ved omluft
- Minsker luftstøy
- Inkl. deflektor Ø stuss 150 mm, 15 cm lang flex-slange i aluminium (kan trekkes ut til 60 cm)

M.-nr. 9561760

Pris: 1.029,-



**Styringsmodul
DSM 400**

Potensialfri kontakt for styring av ventilatorlys eksternt (impulsbryter)

M.-nr. 6213531

Pris: 1.389,-



**Styringsmodul
DSM 406**

Potensialfri kontakt for styring av ventilatorlys eksternt (impulsbryter)

M.-nr. 9622200

Pris: 1.489,-



**Ombyggingssett
DUJ 2900 til integrert takventilator**

Til ombygging av DA 2808 og DA 2906 fra utlufts- til omluftsdrift.

- Ensartet luftutstrømning ved omluft
- Reduksjon av gjennomstrømningsstøyen
- Inkl. 2 aktivt kullfilter

M.-nr. 9242390

Pris: 6.039,-



**Ombyggingssett
DUJ 151 til DA 3XXX/2XXX**

Til ombygging av uttrekks- og integrerte ventilatorer fra utlufts- til omluftsdrift.

- Ensartet luftstrøm ved omluft
- Minsker luftstøy
- Inkl. utblåsningsrist i rustfritt stål og spennbånd til avtrekksrør

M.-nr. 7294230

Pris: 1.359,-



**Ombyggingssett
DUJ 1000-2**

Til ombygging av CSDA 7000 og KMDA 7774-1 fra utlufts- til omluftsdrift.

- Min. sokkelhøyde: 100 mm
- Tilslutningsstuss til Miele flatkanaler til høyre, venstre og/eller bak, inkl. 2 stusser
- Kombinasjon av flere DUJ 1000-2 mulig
- Inkl. Regenererbart Longlife AirClean-luftfilter med aktivt kull
- Ensartet luftstrøm ved omluft
- Minsker luftstøy

M.-nr. 11207310

Pris: 4.619,-



**Deksel
DUJ AD**

Deksel for DUJ 1000-1/DUJ 1000-2 hvor originalt deksel er for lavt.

- Dekselet er + 6 cm og har magnetisk feste.
- Dekselet kan også snus 180 grader

M.-nr. 10921880

Pris: 779,-



**TILPASNING #1
Reduksjon**

- Reduksjon av kaminhøyde. Minimumshyde oppgis i katalogen

Pris: 1.429,-

**TILPASNING #2
Forlengelse**

- Forlengelse av kamin opp 240mm

Pris: 2.129,-

**Forlengelse for betjeningsstav
DBV 100**

Forlengelse for betjeningsstav til DA21X0 for integrerte ventilatorer

M.-nr. 9591560

Pris: 249,-

**TILPASNING #3
Skråskjæring**

- Skråskjæring av kamin

Pris: 2.839,-


**TILPASNING #4
RAL-farge**

- RAL-farge - 210 fargemuligheter


Pris: 2.499,-



FLATKANALER TIL KMDA 7634/7476 FR/FL OG SMARTLINE




**Stort utvalg
og fleksibilitet**



**Flatkanal
DFK-R 1000**

- Rett stykke
M.-nr. 10811340


Pris: 509,-



**Skjøtestykke, Flatkanal
DFK-V**

- Forbinder rett flatkanaldeler
M.-nr. 10811360


Pris: 269,-



**Forlenger
DFK-L**

- Forlenger
M.-nr. 11051270


Pris: 509,-



**Flatkanalbend
DFK-BH 90**

- Horisontalt bend 90°
M.-nr. 10811390


Pris: 509,-



**Flatkanalbend
DFK-BV 90**

- Vertikalt bend 90°
M.-nr. 10811410


Pris: 469,-



**Flatkanal Adapter
DFK-A**

- Adapter flat – rund
M.-nr. 10811430


Pris: 469,-



**Flatkanal Adapter
DFK-AK 90**

- Adapter flat – rund 90°
M.-nr. 11590720


Pris: 469,-



**Flatkanalbend
DFK-BH 45**

- Horisontalt bend 45°
M.-nr. 10811450


Pris: 469,-



**Flatkanalbend
DFK-BH 15**

- Horisontalt bend 15°
M.-nr. 10811460

Pris: 399,-



**Flatkanalbend
DFK-BVK 90**

- Vertikalt bend 90°
M.-nr. 10811470

Pris: 469,-














**Tetningsbånd
DFK-DB**

- Til Miele flatkanalsystem DFK
- Til tetning av overgangene mellom flatkanaldelene
- Farge: Hvit
- Lengde: 10 m
- M.-nr. 10820390

Pris: 139,-

KMDA 7634/7476 – OMLUFT & UTLUFT

STANDARDSETT TIL OMLUFT DFKS-U		
Antall	Type	M.-nr.
2	DFK-R1000 Pris: 509,- per stk.	M.-nr. 10811340 
2	DFK-BV 90 Pris: 469,- per stk.	M.-nr. 10811410 
1	DFK-BH 90 Pris: 509,- per stk.	M.-nr. 10811390 
1	DFK-V Pris: 269,- per stk.	M.-nr. 10811360 
1	DFK-L Pris: 509,- per stk.	M.-nr. 11051270 
1	DFK-DB Pris: 139,- per stk.	M.-nr. 10820390 
1	DUU-1000-2 Pris: 4.619,-	M.-nr. 11207310 
SAMLET PAKKEPRIS kr. 7.999,- M.-NR. 11250350		

STANDARDSETT TIL UTLUFT DFKS-A		
Antall	Type	M.-nr.
1	DFK-R1000 Pris: 509,- per stk.	M.-nr. 10811340 
2	DFK-BV 90 Pris: 469,- per stk.	M.-nr. 10811410 
1	DFK-BH 90 Pris: 509,- per stk.	M.-nr. 10811390 
1	DFK-A Pris: 469,- per stk.	M.-nr. 10811430 
1	DFK-DB Pris: 139,- per stk.	M.-nr. 10820390 
1	DMK 150-1 Pris: 3.039,-	M.-nr. 11258630 
SAMLET PAKKEPRIS kr. 5.599,- M.-NR. 11250360		

TILBEHØR TIL SMARTLINE OG ØVRIG TILBEHØR



**Monteringsliste
CSZL 7000**

Til samling af flere SmartLine-elementer
i en utskjæring

- ved siden av hverandre
- Inklusiv fjærklemme for fester
CSDA 7000 FL i utskjæringen

M.-nr. 10690630

Pris: 659,-



**Wifi-kommunikasjonsmodul
XKM 3100 W**

Wifi-modul til kommunikasjon mellom
mobilenheter og Miele produkt

M.-nr. 10441480

Pris: 1.279,-



**Wifi-kommunikasjonsmodul
XKS 3100 W**

Wifi-modul til kommunikasjon mellom
mobilenheter og Miele produkt
Til kjøle-/fryseskap i K 20.000-serien

M.-nr. 10569090

Pris: 1.099,-



**Wifi-kommunikasjonsmodul
XKS 3130 W**

Wi-fi-modul til kommunikasjon mellom
mobilenheter og Miele produkt
Til kjøle/fryseskap i 30.000-serien

M.-nr. 10810750

Pris: 1.099,-



MODELL	TILBEHØR OMLUFT				
	OMBYGGINGSSETT	KULLFILTER	REGENERERBART KULLFILTER	EKSTERN MOTOR	ANNET TILBEHØR
DA 1260	Medfølger	DKF 18-1 M.-nr. 9162160 Pris: 1.059,-	-	-	-
DA 3366	DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 1.359,-	DKF 13-1 M.-nr. 6485741 Pris: 1.05,-	-	-	Drop down-ramme, DAR 3000 M.-nr. 9188880 Pris: 2.639,-
DA 3568 DA 3598	- DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 1.359,-	DKF 19-1 M.-nr. 9231860 Pris: 929,-	-	ABLG 202, innendørs M.-nr. 6081850 Pris: 7.899,-	-
DA 3668 DA 3698	DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 1.359,-	DKF 19-1 M.-nr. 9231860 Pris: 929,-	-	-	-
PUR 68 W PUR 98 W	DUW 20 M.-nr. 6264790 Pris: 649,-	DKF 12-1 M.-nr. 6228731 Pris: 1.059,-	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 2.609,-	-	Standard canalcover i rustfritt stål medfølger
DA 6066 W DA 6086 W DA 6096 W	Krever ikke ombyggingssett til omluft	DKF 25-1 M.-nr. 9972550 Pris: 989,-	DKF 25-R M.-nr. 10271470 Pris: 2.609,-	-	Kanalcover, DADC 6000 rustfritt stål M.-nr. 9947450 Pris: 2.009,- Kanalcover, DADC 6000 hvit M.-nr. 10331460 Pris: 2.419,-
DA 9090 W	Krever ikke ombyggingssett til omluft	DKF 29 M.-nr. 11292130 Pris: 989,-	DKF 29-R M.-nr. 11295570 Pris: 2.609,-	-	Kanalcover, DADC 9000 M.-nr. 11279060 Pris: 1.849,-
DA 5798 W DA 4298 W	DUW 20 M.-nr. 6264790 Pris: 649,-	DKF 12-1 M.-nr. 6228731 Pris: 1.059,-	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 2.609,-	ABLG 202, innendørs M.-nr. 6081850 Pris: 7.899,-*	Standard kanalcover i rustfritt stål medfølger
DA 6488 W DA 6498 W	Krever ikke ombyggingssett til omluft	DKF 25-1 M.-nr. 9972550 Pris: 989,-	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 2.609,-	ABLG 202, innendørs M.-nr. 6081850 Pris: 7.899,-	Kanalcover spesiallaget

OMLUFT OG EKSTERN MOTOR

MODELL	TILBEHØR OMLUFT			EKSTERN MOTOR	ANNET TILBEHØR
	OMBYGGINGSETT	KULLFILTER	REGENERERBART KULLFILTER		
DA 7198 W	Krever ikke ombyggningssett til omluft	DKF 11-1 M.-nr. 7353170 Pris: 1.059,-	DKF 11-R M.-nr. 10787630 Pris: 2.609,-	–	Kanalcover, DADC 7000 grafitgrå M.-nr. 10768490 Pris: 2.419,- Kanalcover, DADC 7000 obsidiansort M.-nr. 10768440 Pris: 2.419,-
DA 6798 W	Krever ikke ombyggningssett til omluft	DKF 25-1 M.-nr. 9972550 Pris: 989,-	DKF 25-R M.-nr. 10271470 Pris: 2.609,-	–	Kanalcover, DADC 6000 rustfritt stål M.-nr. 9947450 Pris: 2.009,-
DA 6698 W	DUW 20 M.-nr. 6264790 Pris: 649,-	DKF 12-1 M.-nr. 6228731 Pris: 1.059,-	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 2.609,-	–	Standard kanalcover medfølger
DA 2558 DA 2578	DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 1.359,-	DKF 15-1 M.-nr. 6938631 Pris: 1.189,-	–	ABLG 202, innendørs M.-nr. 6081850 Pris: 7.899,-	–
DA 2360 DA 2390 DA 2668 DA 2698	DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 1.359,-	DKF 19-1 M.-nr. 9231860 Pris: 929,-	–	ABLG 202, innendørs M.-nr. 6081850 Pris: 7.899,-*	–
DA 2808 DA 2906	DUU 2900 M.-nr. 9242390 Pris: 6.039,- For DA 2808, alternativt DUU 1000-2 M.-nr. 11207310 Pris: 4.619,-	DKF 20-1 M.-nr. 9438930 Pris: 1.719,-	–	ABLG 202, innendørs M.-nr. 6081850 Pris: 7.899,-	DARC 6 M.-nr. 9812060 Pris: 1.319,-
PUR 98 D	Ombyggningssett til omluft, DUI 32 M.-nr. 9561760 Pris: 1.029,-	DKF 12-1 M.-nr. 6228731 Pris: 1.059,-	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 2.609,-	–	Standard kanalcover i rustfritt stål medfølger
DA 4208 D DA 4208 VD DA 6698 D	Ombyggningssett til omluft, DUI 32 M.-nr. 9561760 Pris: 1.029,-	DKF 12-1 M.-nr. 6228731 Pris: 1.059,-	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 2.609,-	ABLG 202, innendørs M.-nr. 6081850 Pris: 7.899,-*	Standard kanalcover i rustfritt stål medfølger
DA 7078 D	Krever ikke ombyggningssett til omluft	DKF 27-R (følger med)	DKF 27-R M.-nr. 11160970 Pris: 3.949,-	–	–
DA 7378 D	Krever ikke ombyggningssett til omluft	–	–	–	–

DEKORFRONTER TIL FULLINTEGRERTE OPPVASKMASKINER



**Dekorfront
GFVi 701/72 CleanSteel**

Dekorfronttil fullintegrert oppvaskmaskin G 7000 i CleanSteel uten håndtak og hull
Mål BxH: 60 x 72 cm

M.-nr. 10986740

Pris: 3.989,-



**Dekorfront
GFVI 701/77 CleanSteel**

Dekorfronttil fullintegrert oppvaskmaskin G 7000 i CleanSteel uten håndtak og hull
Mål BxH: 60 x 77 cm

M.-nr. 10986750

Pris: 3.989,-



**Dekorfront PureLine
GFVI 703/77 CleanSteel**

Dekorfronttil fullintegrert oppvaskmaskin G 7000 i CleanSteel med PureLine håndtak
Mål BxH: 60 x 72 cm

M.-nr. 10986780

Pris: 3.989,-



**Dekorfront
GFVI 703/77 CleanSteel**

Dekorfronttil fullintegrert oppvaskmaskin G 7000 i CleanSteel med PureLine håndtak.
Mål BxH: 60 x 77 cm

M.-nr. 10986790

Pris: 3.989,-



**Frontpanel
GFV 60/57-7 CleanSteel**

Frontpanel i CleanSteel for halvintegert oppvaskmaskin, 57 cm

M.-nr. 109886710

Pris: 2.899,-



**Frontpanel
GFV 60/60-7 CS/BRWS**

Frontpanel for halvintegert oppvaskmaskin, 60 cm

CleanSteel M.-nr. 10986720

Pris: 2.899,-

Brilliantthvit M.-nr. 10986690

Pris: 2.899,-



**Frontpanel
GFV 60/63,5-7 CleanSteel**

Frontpanel i CleanSteel for halvintegert oppvaskmaskin, 63,5 cm

M.-nr. 11186430

Pris: 3.959,-



**Frontpanel
GFV 60/65-7 CS/BRWS**

Frontpanel for halvintegert oppvaskmaskin, 65 cm

CleanSteel M.-nr. 10986730

Pris: 2.899,-

Brilliantthvit M.-nr. 10986730

Pris: 2.899,-



**Dekorfront
GDU 60/60-65-7 OBSW**

Dekorfront i ObsidianSort for halvintegert oppvaskmaskin normalhøyde & XXL

GDU 60/60 normal høyde M.-nr. 10986560

Pris: 1.229,-

GDU 60/65 XXL høyde M.-nr. 10986570

Pris: 1.229,-

TILBEHØR OPPVASKMASKINER



**Innsats
GCEO**

Innsats til oppvaskmaskin for CVC cappuccinatore

- Plassering for optimal rengjøring av Cappuccinatore
- Egnet for oppvaskmaskiner: G 1xxx, G 2xxx, G 5xxx,

M.-nr. 6229800

Pris: 549,-



**Betikkurv
GBU**

Bestikkurv for underkurv G 5000/6000 serien

- Kan enkelt oppgraderes, i tillegg til bestikkskuff
- Fleksibel plassering av bestikkurven i underkurv
- Spesielt godt egnet for større deler, som f.eks visper

M.-nr. 9614020

Pris: 489,-



**Flaskeholder
GFU**

Flaskeholder for underkurv

- Variabel plassering i underkuv
- Paser for serien G1000/2000, med 45 cm bredde

M.-nr. 714969

Pris: 309,-



**Monteringssett
MSF**

Monteringssett delt kjøkkenfront med bakplate for G 7xxx SCVi

M.-nr. 11393050

Pris: 1.129,-




**Moteringssett
MSF XXL**

Monteringssett delt kjøkkenfront med bakplate for G 7xxx SCVi

M.-nr. 11393220

Pris: 1.129,-



**Glassinnsats for underkurv
GGU**

Glassinnsats for underkurv i oppvaskmaskin.

M.-nr. 6093710

Pris: 899,-



TILBEHØR TIL MASTERCOOL



Front i CleanSteel
KFP 1804 ed/cs

CleanSteel front til F 2411 Vi

M.-nr. 10982750

Pris: 8.559,-



Front i CleanSteel
KFP 3004 ed/cs

CleanSteel front til K 2801 Vi og F 2811 Vi.

M.-nr. 1000982780

Pris: 10.539,-



Front i CleanSteel
KFP 3604 ed/cs

CleanSteel front til K 2901 Vi

M.-nr. 10982790

11.189,-



Front i CleanSteel
KFP 3014 ed/cs

CleanSteel front til kjøledel KF 2801 Vi

M.-nr. 10982810

Pris: 8.559,-



Font i CleanSteel
KFP 3024 ed/cs

CleanSteel front til frysedel KF 2901 Vi

M.-nr. 10982820

Pris: 5.909,-



Front i CleanSteel
KFP 3614 ed/cs

CleanSteel front til kjøledel KF 2901 Vi

M.-nr. 10982840

Pris: 8.559,-



Front i CleanSteel
KFP 3624 ed/cs

CleanSteel front til frysedel KF 2901 Vi og
KF 2981 Vi

M.-nr. 10982850

Pris: 5.909,-



Front i CleanSteel
KFP 3634 ed/cs R

CleanSteel front til kjøledel KF 2981 Vi - høyre dør.

M.-nr. 10982930

Pris: 6.579,-



Front i CleanSteel
KFP 3634 ed/cs L

CleanSteel front til kjøledel KF 2981 Vi - venstre dør

M.-nr. 11153850

Pris: 6.579,-



Front i CleanSteel
KFP 2454 ed/cs

CleanSteel front til vinskab KWT 2671 ViS

M.-nr. 10982960

Pris: 13.169,-



Front i CleanSteel
KFP 2445 ed/cs

CleanSteel front til fryseskap F 2671 Vi

M.-nr. 11499620

Pris: 11.189,-



For omhengsling
KHK 2010 lh

For omhengsling av MasterCool - venstre

M.-nr. 10985020

Pris: 639,-



For omhengsling
KHK 2000 rh

For omhengsling av MasterCool - høyre

M.-nr. 10985010

Pris: 639,-



Side by Side kit
KSK 2001

Side by side kit for kombinasjon av flere produkter, består av varmeelement og hjelpemidler for montering

M.-nr. 10984120

Pris: 9.879,-



IntensiveClear 2.0 filter
KB 2000

Finfilter til MasterCool Fxx2 og KF 2xx2. Filtrerer ut svevepartikler fra kranvannet. For å opprettholde ytelsen må filteret byttes ut hver 6. måned.

M.-nr. 11640770

Pris: 1.059,-

PRODUKTPLEIE OG VASKEMIDDEL



OVERSIKT STABLERAMMER				
VASKEMASKINER	TØRKETROMLER			
		T1 Chrome Edition T1 Classic	T1 White Edition	T Classic T 8000
	W1 Chrome Edition W1 Classic WT1	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	W1 White Edition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	W Classic W 3000/5000 Lige panel	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 406 WTV 412
	W Classic W 3000/5000 Skråt panel	WTV 511	WTV 512	WTV 407 WTV 412 WTV 419 (ED)



TwinDos-doseringspatron 1

Tom patron til dosering av vanlig vaskemiddel i vaskemaskiner med TwinDos.

- Gjennomsiktig beholder med en kapasitet på 1,5 l
- Spesielt utviklet til Miele vaskemaskiner
- Kan brukes i W1-modeller med TwinDos

M.-nr. 10223070

Pris: 399,-



TwinDos-doseringspatron 2

Tom patron til dosering av vanlig vaskemiddel i vaskemaskiner med TwinDos.

- Gjennomsiktig beholder med en kapasitet på 1,5 l
- Spesielt utviklet til Miele vaskemaskiner
- Kan brukes i W1-modeller med TwinDos

M.-nr. 10223120

Pris: 399,-

TILBEHØR TIL VASKEMASKINER OG TØRKETROMLER



WTV 501 MELLOMSATS

Til plassbesparende og sikker oppstilling av vask-/tørkesøyle

- Plassbesparende WTV-beslag på 2,5 cm.
- Egnert til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombinasjon med T1-tørketromler i ChromeEdition-serien.
- Farge: Lotushvit

M.-nr. 9256130

Pris: 639,-



WTV 502 MELLOMSATS

Til plassbesparende og sikker oppstilling av vask-/tørkesøyle

- Plassbesparende WTV-beslag på 2,5 cm.
- Egnert til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombinasjon med T1-tørketromler i WhiteEdition-serien.
- Farge: Lotushvit.

M.-nr. 9256140

Pris: 639,-



WTS 510 SOKKEL

Skuff til oppbevaring av eksempelvis vaskemiddel, duftflakonger og tørkekurv

Praktisk med 35 cm sokkel.

- Sklisikkert underlag.
- Til alle W1-vaskemaskiner og T1-tørketromler
- Farge: Lotushvit.

M.-nr. 9322300

Pris: 5.279,-



WTV 511 MELLOMSATS

Til sikker oppstilling av vask-/tørkesøyle med

- Stor oppbevaringsplass med integrert skuff med push/pull-funksjon
- kombinasjon med T1-tørketromler i ChromeEdition-serien.
- Farge: Lotushvit.

M.-nr. 9351780

Pris: 2.509,-



WTV 512 MELLOMSATS

Til sikker oppstilling av vask-/tørkesøyle med oppbevaringsskuff og uttrekksplate.

- Stor oppbevaringsplass med integrert skuff med push/pull-funksjon
- Egnert til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombinasjon med T1-tørketromler i WhiteEdition-serien.
- Farge: Lotushvit.

M.-nr. 9351790

Pris: 2.509,-



WTV 406 MELLOMSATS

Til sikker oppstilling av vask-/tørkesøyle med uttrekksplate.

- Integrert uttrekksplate med push/pull-funksjon.
- Vaskemaskiner med skrått betjeningspanel: W 500, W 2000, W 3000, W 5000 i kombinasjon med tørketromler T 200, T 4000, T 8000.
- Farge: Lotushvit.

M.-nr. 6694470

Pris: 1.279,-



WTV 407 MELLOMSATS

Til sikker oppstilling av vask-/tørkesøyle med uttrekksplate.

- Integrert uttrekksplate med push/pull-funksjon.
- Vaskemaskiner med rett betjeningspanel: W 500, W 2000, W 3000, W 5000 i kombinasjon med tørketromler T 200, T 4000, T 8000.
- Farge: Lotushvit.

M.-nr. 6694490

Pris: 1.279,-



WTV 412 MELLOMSATS

Til plassbesparende og sikker oppstilling som vask-/tørkesøyle.

- Universal mellomatts til vaskemaskiner med rett eller skrått panel.
- Egnert til alle vaskemaskiner i kombinasjon med: T 200, T 4000, T 7000, T 8000.
- Farge: Lotushvit.

M.-nr. 6667550

Pris: 609,-



WTV 417 MELLOMSATS

Til sikker oppstilling som vask-/tørkesøyle.

- Med tilbehørsskuff
- Til vaskemaskiner W 4000
- Tørketromler T 7000
- Farge: Lotushvit

M.-nr. 6889700

Pris: 2.959,-

TILBEHØR TIL VASKEMASKINER OG TØRKETROMLER



WTV 419 MELLOMSATS

Til sikker oppstilling som vask-/tørkesøyle.

- Integrert arbeidsplate med push/pull-funksjon.
- Til vaskemaskiner med skrått panel i W 500-, W 2000-, W 3000- og W 5000-serien i kombinasjon med T 200, T 4000, T 8000.
- Farge: Rustfritt stål.

M.-nr. 6889690

Pris: 1.679,-




WTS 410 SOKKELSTATIV

Skuff til oppbevaring av f.eks vaskemiddel, duftflakonger og tørkekurv.

- Praktisk med 30 cm sokkel.
- Til vaskemaskiner: W 2000, W 3000, W 5000.
- Til tørketromler: T 4000 og T 8000.
- Ikke til vask-tørkemaskiner eller innbyggingsprodukter.
- Farge Lotushvit.

M.-nr. 7324270

Pris: 4.699,-




TRK 555 TØRKEKURV

Ideel til sportssko, barnestøvler, ull-produkter eller bamser.

- Maksimal skånsom mod tøyet.
- Spesialutviklet til Miele T1-tørketromler.

M.-nr. 9614800

Pris: 799,-



TK 111 TØRKEKURV

Ideel til sportssko, barnestøvler, ullprodukter eller bamser.

- Maksimal skånsom mod tøyet
- Spesialutviklet til Miele tørketromler i T 7000-, T 8000- og 9000-serien

M.-nr. 6407550

Pris: 799,-



MTS HØYDEJUSTERINGSRAMME

Høydejusteringsramme til Integrert vaskemaskin og tørketrommel.

- For nisjehøyde på 870-885 mm.

M.-nr. 3857292

Pris: 2.769,-



UBS-W/T INNBYGGINGSSETT

Innbyggingssett for sikker underbygging av vaskemaskiner og tørketromler

- Underbygging i lave nisjer (fra 82 cm) – erstatter topplate
- For vaskemaskinene: W1, W1 Classic og WT1
- For tørketromler: T 400, T 500, T 600

M.-nr. 3848290

Pris: 1.229,-




UBS-W/T/S INNBYGGINGSSETT

Innbyggingssett for sikker underbygging av vaskemaskiner og tørketromler med skrått panel

- Underbygging i lave nisjer (fra 82 cm) – erstatter topplate
- For vaskemaskinene: W 500, W 2000, W 3000, W 5000, WT 2000
- For vaskemaskiner med skrått panel: W Classic
- For tørketromler i serien: T 8000 og T Classic

M.-nr. 5291381

Pris: 679,-



UBST1/G INNBYGGINGSSETT

Innbyggingssett for alle T1 og W1 i Chrome Edition med rett betjeningspanel.

M.-nr. 9740050 – T1
M.-nr. 9709940 – W1

Pris: 639,-

Pris: 679,-



W/T/FV 60 DEKORFRONT

Dekorfront i stål til integrert vask og tork.

M.-nr. 6229380

Pris: 2.999,-



Avkalkingsmiddel 250 g

Fjerner kalk i din vaskemaskin og oppvaskmaskin hurtig og effektivt.

- Hell innholdet direkte i oppvaskmaskinen på din vaskemaskin
- Anbefales å anvende 1-3 ganger årlig (avhengig av vannets hardhetsgrad)

M.-nr. 10131080

Pris: 139,-



Glasskeramisk koketopprens og stålrens 250 ml**

Til det beste rengjøringsresultat og sikker bruk.

- Fjerner fett, fastbrente flekker og vannflekker effektivt.
- Skånsom rengjøring takket være formelen med fine krystaller
- Etterlater seg en smussavissende hinne på overflaten, som letter rengjøringen.
- Beste produkt på markedet - testvinner i Sveits
- Optimal pleie sikrer lang levetid

M.-nr. 10173200

Pris: 79,-



Ovnsrens 500 ml

Til det beste rengjøringsresultat og sikker bruk.

- Særdeles effektiv rengjøring uten ubehagelig lukt
- Enkel rengjøring takket være den geleaktige konsistensen.
- Kort virketid på mellom 10 og 40 minutter, uten at ovnen skal slås på.
- Velegnet til PerfectClean-overflater
- Optimal pleie sikrer lang levetid

M.-nr. 10162710

Pris: 149,-



DGClean 250 ml

- Lett rengjøring av stekeovn
- Uten lukt
- Lett å påføre - selv på loddrette flater

M.-nr. 10172710

Pris: 229,-



Avkalkingstabletter 6 stk.

Til CVA, CM, ovner med klimaprogram og dampovner.

- Grundig fjerning av avleiringer og kalk
- Fjerning av kalk – meget effektiv og skånsom på samme tid
- Perfekt formel – spesielt utviklet av Miele
- Ingen kemikalieavleiringer etter kalkfjerning
- Optimal pleie sikrer lang levetid

M.-nr. 10960200

Pris: 229,-



Rengjøringstabletter 10 stk.

Til CVA og CM. Sikrer kaffenytelse på høyeste nivå.

- Grundig fjerning av oljerester og kaffeavleiringer
- Meget effektiv og skånsom på samme tid
- Perfekt formel – spesielt utviklet av Miele
- Optimal pleie sikrer lang levetid

M.-nr. 10960220

Pris: 229,-



Stålrens

Rense og pleiemiddel til overflater i rustfritt stål

- Fjerner fingeravtrykk og fettflekker
- Effektiv og skånsom
- En beskyttende film forebygger ny tilsmussing,

M.-nr. 11023350

Pris: 159,-



AutoCleaner

Miele AutoCleaner til CVA 78xx og CM7 frittstående.

- Den innebygde AutoCleaner rengjør automatisk og effektivt kaffemaskinens bryggeenhet og melkerørsystem etter bruk
- Pakken inneholder 4 AutoClean-patroner

M.-nr. 10971410

Pris: 799,-



Avkalkningspatron til CM7

Avkalkningspatron til Miele CM7 frittstående kaffemaskiner.

- Den integrerte avkalkningspatronen avkalker maskinen alle dager, hvor maskinen er i bruk.
- Den beskytter maskinen mot kalk.
- Patronen skal kun skiftes ca. 1 gang i året. (avhengig av bruk).
- Du sparer tid, da avkalkning nå skjer helt automatisk hver gang maskinen benyttes.

M.-nr. 10959980

Pris: 799,-

** Merk. Miele glasskeramiske koketopprens, stålrens og pleiemiddel til rustfritt stål er ikke velegnet til rustfrie ståloverflater med CleanSteel finish!



Rengjøringspulver til melkedyser 100 stk.

Sikrer hygienisk rene melkedyser i CVA og CM.

- Fjerner effektivt melkeproteiner og -fett.
- Meget effektiv og skånsom på samme tid
- Enkel dosering, når engangs posene inneholder nøyaktig mengde.
- Sikker å bruke – Miele-formel
- Optimal pleie sikrer lang levetid

M.-nr. 10180270

Pris: 399,-



UltraTabs All in 1 60 stk.

Gir det beste oppvaskresultatet i Miele's oppvaskmaskiner.

- Skinnende rent resultat selv til vanskelige flekker
- Tabsene er pakket i en vannopløselig folie og skal derfor ikke pakkes ut
- Flere funksjoner som f.eks. glansmiddel, salt og glassbeskyttelse
- Fosfatfri – godt for miljøet

M.-nr. 11295780

Pris: 219,-



PowerDisk All in 1 PowerDisk All in 1 ECO

Oppvaskmiddel til perfekte oppvask- og tørkeresultater med AutoDos.

- Miele's enestående pulvergranulat
- Inneholder bl.a. glansmiddel og salt
- Automatisk dosering i ca. 1 måned (20 vask*)

M.-nr. 11093160

Pris: 109,-

NY 2022 ECO - uten parfyme og fargestoffer

M.-nr. 11841480

Pris: 109,-

NY 2022 ECO - uten parfyme og fargestoffer

M.-nr. 11869010

Pris: 109,-



PowerDisk All in 1 sett 6 stk PowerDisk All in 1 ECO sett 6 stk

6 stk PowerDisk oppvaskmiddel til perfekte oppvask- og tørkeresultater med AutoDos.

- Miele's enestående pulvergranulat
- Inneholder bl.a. glansmiddel og salt
- 1 PowerDisk gir automatisk dosering i ca. 1 måned (20 vask*)

M.-nr. 11093170

Pris: 559,-

NY 2022 ECO - uten parfyme og fargestoffer

M.-nr. 11841310

Pris: 559,-

NY 2022 ECO - uten parfyme og fargestoffer

M.-nr. 11868780

Pris: 559,-



Glansmiddel 500 ml

Uovertruffen tørking og beskyttelse av servise i Miele's oppvaskmaskiner.

- Skinnende rent resultat på glass
- Fremmer tørkingen av servise
- Glassbeskyttende formel, som forhindrer etsing
- Presis og lett dosering med doseringsshetten

M.-nr. 11772200

Pris: 69,-



DishClean pleiemiddel 160 g

- Fjerner lukt, kalk og lette avleiringer
- Bevarer dorpakningens elastisitet og tetthet
- Aktiv beskyttelse ved regelmessig renhold
- Spesiell Miele-blanding

M.-nr. 9959330

Pris: 149,-



IntenseClean 200 g

Fjern dårlig eller sur lukt i din vaskemaskin og oppvaskmaskin.

- Avkalk først med Miele avkalking
 - Rens deretter med maskinrengjøring.
- Avkalkeren fjerner kalkavleiringer og maskinrengjøring fjerner bakterier.

M.-nr. 10717140

Pris: 119,-



Mikrofiberklut

Universal mikrofiberklut med antibakterielle egenskaper

- God rengjøringsevne takket være meget fintvevede mikrofibre
- Meget holdbare og slitesterk
- Kan brukes tørr eller fuktig med eller uten rengjøringsmiddel
- Vaskes opptil 500 ganger ved 60 °C
- Innhold: 1 stk

M.-nr. 11325970

Pris: 109,-



Salt 1,5 kg

Sikrer at din oppvaskmaskin fungerer riktig og yter ønsket resultat.

- Ekstra grov, perfekt til Miele oppvaskmaskiner
- Beskytter maskinen og servise mot skadelige kalkavleiringer

M.-nr. 10248690

Pris: 29,-

* Med ECO-program



UltraPhase 1 Sensitive

Til W1 TwinDos vaskemaskiner

- Allergivennlig
- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvite og kulørte tekstiler
- Fremragende flekkfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 2 Sensitive
- Opptil 36 vask
- Innhold: 1,44 l

Pris: 189,-



UltraPhase 2 Sensitive / Set 3x2

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Allergivennlig
- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvite og kulørte tekstiler
- Fremragende flekkfjerning
- Automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 1 Sensitive
- Opptil 63 vask
- Innhold: 1,44 l

M.-nr. 10923590

Pris: 189,-

Set: 3x UltraPhase 1 & 2x UltraPhase 2

M.-nr. 10990910 set

Pris: 869,-



UltraPhase 1

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvite og kulørte tekstiler
- Fremragende flekkfjerning - også på lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 2
- Opptil 37 vask
- Innhold: 1,40 l

M.-nr. 11504410

Pris: 189,-



UltraPhase 2 / Set 3x2

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvite og kulørte tekstiler
- Fremragende flekkfjerning - også på lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 1
- Opptil 50 vask
- Innhold: 1,40 l

M.-nr. 10803740

Pris: 179,-

Set: 3x UltraPhase 1 & 2x UltraPhase 2

M.-nr. 11504640 set

Pris: 799,-



TwinDosCare

Rengjøringsmiddel til TwinDos-doseringsrør

- Til skyling av TwinDos-doseringsrør
- Anvendes for en lang periode uten bruk (min. 2 måneder)
- Anvendes for nytt middel tas i bruk
- Meget effektiv - rekker til 4-5 forløp

M.-nr. 11171440

Pris: 159,-

UltraPhase 1 Refresh Elixir

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Beholder med UltraPhase 1 Refresh Elixir Limited Edition
- Med FreshFlex for å nøytralisere ubehagelig lukt
- 7 enzymer for beste rengjøringssevne
- ColorProtect fargebeskyttende middel
- Gir ca. 50 vask

M.-nr. 11614960

Pris: 179,-



UltraWhite Vaskepulver 2.7 kg

Spesielt velegnet til hvitt og lyst tøy og meget skitne kulørt tøy.

- Beste vaskeresultater ved 20/30/40/60/95 °C.
- Strålende hvitt tøy takket være effektiv formel med aktivt oksygen
- Fremragende flekkfjerning - også ved lave temperaturer.

M.-nr. 10199830

Pris: 229,-

UltraPhase 2 Refresh Elixir/ Set 3x2

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Beholder med UltraPhase 2 Refresh Limited Edition
- Med aktiv oksygen for sånsom og effektiv flekkfjerning
- WhiteBooster for hvitere tøy
- OxiCare for grundig pleie og rengjøring av tekstiler i maskin
- Gir ca. 37 vask

M.-nr. 11615050

Pris: 179,-

Set: 3x UltraPhase 1 & 2x UltraPhase 2

M.-nr. 11615110 set

Pris: 799,-



Caps DownCare

Ideel til puter, soveposer eller verdifulle dunklær

- Bevarer dunens elastet og pusteevne
- Dunen klumper seg ikke sammen, men forblir lette og luftige
- Innhold: 6 caps (= 6 vask)

M.-nr. 11486020

Pris: 89,-



Caps WoolCare

Til fin- og ullvask i W1-vaskemaskiner

- Spesielt pleiekompleks av hveteprotein og fargebeskyttelsesformel
- Fiberbeskyttelseskomponenter mot sammenfiltrering
- Beste vaskeresultater ved 20/30/40/60 grader
- Ingen overdosering
- Innhold: 9 caps (= 9 vask)

M.-nr. 11485730

Pris: 89,-



Caps SilkCare

- Til W1-vaskemaskiner
- Forebygger toving og krymping
- Bevarer formen av fibre og et bløtt utseende
- Gir bløte og velduftene tekstiler
- Innhold: 6 caps (= 6 vask)

M.-nr. 11485780

Pris: 89,-



Caps Outdoor

- Til W1-vaskemaskiner
- Bevarer farger på syntetiske tekstiler
- Bevarer pusteevnen i funksjonelle membraner
- Motvirker statisk elektrisitet på syntetiske tekstiler
- Nøytraliserer dårlig lukt fra f.eks. svette
- Innhold: 6 caps (= 6 vask)

M.-nr. 11485970

Pris: 89,-



Caps UltraDark

- Til W1-vaskemaskiner
- Optimal vask og pleie av kulørte og sorte tekstiler
- Beste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C
- Med fargebeskyttelsesformel til kraftige farger
- Fremragende flekkfjerning - også ved lave temperaturer
- Innhold: 9 caps (= 9 vask)

M.-nr. 11485760

Pris: 89,-



Caps Sport

Til vask av sportstøy i W1-vaskemaskiner

- Nøytraliserer lukt takket være de integrerte lukt absorbenter

- Rengjør og pleier, skånsom mot fargene
- Bevarer tøyets form – også for fleece
- Ingen overdosering
- Innhold: 6 caps (= 6 vask)

M.-nr. 11485950

Pris: 89,-



Caps Impraprotect

- Til W1-vaskemaskiner
- Til impregnering av tekstiler
- Ideelt til sportsklær og regntøy
- Bevarer tøyets pusteevne
- Effektiv mot fukt, vind og smuss
- Innhold: 3 caps (= 3 behandlinger)

M.-nr. 11648280

Pris: 179,-



Caps CottonRepair

- Fornyer farger og overflater på dine bomullstekstiler
- Fjerner "pilling-effekt" (nuppedannelse)
- Fjerner odelagte og misfargede ender på tekstilfibre
- Nytt liv til ditt favoritt bomullstøy
- Innhold: 3 caps (= 3 behandlinger)

M.-nr. 10757310

Pris: 179,-



Caps Booster

Perfekt til flekkfjerning ved vask i W1-vaskemaskiner

- Egnet til både hvitt og kulør vask
- Til vanskelige flekker, f.eks. fett- eller fruktflekker
- Storartede vaskeresultater – også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering
- Innhold: 6 caps (= 6 vask)

M.-nr. 11648410

Pris: 89,-



Caps Collection tøyemykner

- Til W1-vaskemaskiner
- 6 pk. Caps Collection
- 1 x CottonRepair, dun. ull, sport, Booster og Aqua

M.-nr. 11020340

Pris: 89,-



Caps Nature skyllemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Frisk, naturlig duft av renhet
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Innhold: 9 caps (= 9 vask)

M.-nr. 11486070

Pris: 89,-

Caps Cocoon skyllemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Frisk, naturlig duft av renhet
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Innhold: 9 caps (= 9 vask)

M.-nr. 11486090

Pris: 89,-

Caps Aqua skyllemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Frisk, naturlig duft av renhet
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Innhold: 9 caps (= 9 vask)

M.-nr. 11486040

Pris: 89,-

Duftflakon COCOON

- Til en frisk duftopplevelse
- COCOON – til øyeblikket fylt med ro og trygghet
- Innhold: 12,5 ml – til 50 tørk

M.-nr. 10234630

Pris: 139,-

Duftflakon ROSE

- Harmonisk og feminin
- Opplev den sarte, raffinerte duft av friskplukkede mai-roser med ROSE
- Innhold: 12,5 ml – til 50 tørk

M.-nr. 10234810

Pris: 139,-

Duftflakon AQUA / ORIENT

- Til en frisk duftopplevelse
- Aqua - renhet og frisk pust
- Innhold: 12,5 ml – til 50 tørk

M.-nr. 10231950

Pris: 139,-

- Til en frisk duftopplevelse
- ORIENT - alle orientens hemmeligheter
- Innhold: 12,5 ml – til 50 tørk

M.-nr. 10234710

Pris: 139,-

Duftflakon nature

- Til en frisk duftopplevelse
- Innhold: 12,5 ml – til 50 tørk

M.-nr. 10234500

Pris: 139,-

Duftflakon Whiteflower sensitive

- Til en frisk duft av sitrus
- For mykt og velduftende tøy som varer i 4 uker
- Innhold: 12,5 ml – til 50 tørk

M.-nr. 11047280

Pris: 139,-

Duftflakon DryFresh for tørt tøy

- For velduftende tøy uten å benytte tøymykner
- Innholder FreshPlex som nøytraliserer ubehagelig lukt
- Frisk duft som varer i opptil 4 uker
- Benyttes på tørt tøy
- For ca. 50 tørkeomganger

M.-nr. 11520870

Pris: 139,-



Duftflakon Aqua set 3x9

- Til en frisk duftopplevelse
- AQUA – renhet og frisk duft
- Innhold: 12,5 ml – til ca. 150 tørkeomganger
- Varer i opptil 4 uker

M.-nr. 11614580

Pris: 359,-



Duftflakon DryFresh Set 3x9

- For velduftende tøy uten å benytte tøymykner
- Innholder FreshPlex som nøytraliserer ubehagelig lukt
- Frisk duft som varer i opptil 4 uker
- Benyttes på tørt tøy
- For ca. 150 tørkeomganger

M.-nr. 11614810

Pris: 359,-



Duftflakon Nature set 3x9

- Blomstrende og velbalansert duft
- For mykt og velduftende tork
- For ca. 150 tørkeomganger og gir en frisk duft som varer i opptil 4 uker

M.-nr. 11614650

Pris: 359,-



Duftflakon Cocoon set 3x9

- En rolig og harmonisk duft
- For mykt og velduftende tøy
- Frisk duft som varer i opptil 4 uker
- For ca. 150 tørkeomganger

M.-nr. 11614760

Pris: 359,-



Duftflakon Selection set 3x9

- Inneholder: 1x Aqua, 1x Nature, 1x Cocoon

M.-nr. 11614870

Pris: 359,-







UltraColor Flytende vaskemiddel 2 l, Set 3x1 m/Ultrawhite

Optimal vask og pleie av kulørte og sorte tekstiler.

- Beste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Med fargebeskyttelsesformel til kraftige farger.
- Fremragende flekkfjerning
- også ved lave temperaturer
- Meget drøy - til 30 vask

M.-nr. 11518040

Pris: 159,-

M.-nr. 11518170 set 3 x1 (ultraWhite) **Pris: 609,-**



UltraDark 1,5 l

Optimal vask og pleie av kulørte og sorte tekstiler.

- Beste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Med fargebeskyttelsesformel til kraftige farger.
- Fremragende flekkfjerning
- også ved lave temperaturer
- Meget drøy - til 60 vask

M.-nr. 11518340

Pris: 179,-



UltraColor Sensitive Flytende vaskemiddel 1,5 l

Optimal vask og pleie av kulørte og mørke tekstiler.

- Svanemerket – Allergi og miljøvennlig
- Beste vaskeresultater ved 30/40/60 °C
- Med fargebeskyttelsesformel til kraftige farger
- Fremragende flekkfjerning
- også ved lave temperaturer

• Meget drøy - til 37 vask

M.-nr. 10942160

Pris: 179,-



WoolCare Finvaskemiddel 2 l

Til ull, silke og all finvask.

- Spesielt pleiekompleks av hveteprotein og fargebeskyttelsesformel
- Fiberbeskyttelseskomponenter mot sammenfiltrering
- Beste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Til 50 vask

M.-nr. 11517890

Pris: 179,-



Skyllemiddel 1,5 l

Særlig velegnet til alle tekstiler av frotté.

- Frisk, naturlig duft
- Forhindrer elektrostatisk oppladning i tørketrommelen
- Til 66 vask

M.-nr. 11518260

Pris: 109,-



Spesialvaskemiddel Outdoor 250 ml

Perfekt til verdifull Outdoor-bekledning og funksjonelt tøy.

- Med lanolin
- som et 'pleiende bad' til membranen
- Rengjør og pleier
- Skånsom mot fargene i tøyet.
- Til 13 vask

M.-nr. 10226420

Pris: 139,-



Spesialvaskemiddel Dun 250 ml

Idell til puter, soveposer eller verdifulle dunklær.

- Bevarer dunens elastitet og pusteevne
- Dunen klumper seg ikke sammen, men forblir lette og luftige
- Til 13 vask

M.-nr. 10225680

Pris: 139,-



Spesialvaskemiddel Sport 250 ml

Perfekt til pustende sportsklær.

- Nøytraliserer lukt takket være de integrerte lukt absorberne
- Rengjør og pleier - skånsom mot fargene
- Til 13 vask

M.-nr. 10225860

Pris: 139,-



Impregneringsmiddel 250 ml

Idell til sportstøy og regntøy.

- Bevarer tøyets pusteevne
- Effektiv impregnering mot fukt vind og smuss
- Til 4 ganger

M.-nr. 10240620

Pris: 179,-

TILBEHØR STØVSUGER

miele.no – les mer om Miele vaskemiddel



FJM støvpose

Støvpose HyClean 3D Efficiency FJM
M.-nr. 9917710 **Pris: 289,-**



GN støvpose

Støvpose HyClean 3D Efficiency GN
M.-nr. 9917730 **Pris: 289,-**



FJM garantiboks

Garantiboks FJM, originale poser, 16 poser,
4 motorfiltere
M.-nr. 10473790 **Pris: 879,-**



GN garantiboks

Garantiboks, originale Miele støvposer GN
M.-nr. 10473800 **Pris: 879,-**



HyClean 3D GN XXL pack

Miele HyClean 3D GN XXL pack støvposer
M.-nr. 10408410 **Pris: 699,-**



HyClean 3D FJM XXL pack

Miele HyClean 3D FJM XXL pack støvposer
M.-nr. 10408420 **Pris: 699,-**



HEPA AirClean filter SF-HA 30 / SF-HA 50

HEPA AirClean filter med TimeStrip
M.-nr. 9616270 SF-HA 30 **Pris: 459,-**
M.-nr. 9616280 SF-HA 50 **Pris: 459,-**



Active AirClean filter SF-AA 30 / SF-AA 50

Active AirClean Filter
M.-nr. 9616080 SF-AA 30 **Pris: 289,-**
M.-nr. 9616110 SF-AA 50 **Pris: 289,-**



AirClean filter SF-SA 50 / SF-AP 50

Miele Silence AirClean filter SF-SA 50
M.-nr. 10781510 **Pris: 249,-**
Miele AirClean Plus filter SF-AP 50
M.-nr. 10107860 **Pris: 249,-**



**Parkettbørste Twister- hardfloor
SBB 300-3 HF**

Hardfloor Twister- parkettbørste
M.-nr. 9730770

Pris: 609,-



**Parkettbørste Twister
SBB 300 3 PQ**

Parquet Twister - parkettbørste
M.-nr. 7155710

Pris: 609,-



**Parkettbørste Twister XL
SBB 400-3**

Parquet Twister XL - parkettbørste
M.-nr. 7101160

Pris: 759,-



**AllTeQ-gulvmunnstykke
SBD 285-2**

AllTeQ-gulvmunnstykke

M.-nr. 7253820

Pris: 759,-



**AllTeQ-gulvmunnstykke
SBD 285-3**

AllTeQ-gulvmunnstykke

M.-nr. 7253830

Pris: 759,-



**AllTecQ gulvmunnstykke
SBD 365-3**

AllTeQ gulvmunnstykke
For ekstra lett støvsuging.

M.-nr. 11805640

Pris: 789,-



**FiberTeQ gulvmunnstykke
SBD 355-3**

FiberTeQ Gulvmunnstykke
M.-nr. 10367830

Pris: 509,-



**AllTeQ Eco gulvmunnstykke
SBD 365-3**

AllTeQ Eco Gulvmunnstykke

M.-nr. 11607410

Pris: 789,-



**EcoTeQ Plus gulvmunnstykke
SBD 660-3**

EcoTeQ plus gulvmunnstykke
M.-nr. 10367800

Pris: 989,-

TILBEHØR STØVSUGER

miele.no – les mer om Miele's vaskemiddel



STB 305-3
Stor turbobørste

Stor turbobørste
M.-nr. 10455360

Pris: 1.059,-



STB 101 Turbo
Mini børste

Praktisk turbobørste - Turbo Mini
M.-nr. 7252850

Pris: 689,-



SGC 20
Ergonomisk håndtak

Ergonomisk håndtak med SpotLight
M.-nr. 9385930

Pris: 659,-



SMD 10
Madrassmunnstykke

Madrassmunnstykke
M.-nr. 7252280

Pris: 159,-



SPD 20
Møbelmunnstykke

Ekstra bredt møbelmunnstykke
M.-nr. 11483910

Pris: 219,-



SSP 10
Sugebørste

Sugebørste med fleksibelt dreieledd
M.-nr. 11607230

Pris: 149,-





SFS 10
Sugeslange

Fleksibel forlengelse av sugeslangen
M.-nr. 7252210 **Pris: 329,-**



SHB 30
Radiatorbørste

Radiatorbørste
M.-nr. 9660490 **Pris: 259,-**



SUB 20
Universalbørste


Fleksibel og justerbar universalbørste
M.-nr. 11607330 **Pris: 289,-**



Fugemunnstykker
SFD 20 og SFD 10

Langt fugemunnstykke
M.-nr. 7250050 **Pris: 109,-**
Fleksibelt, bøyeleg fugemunnstykke
M.-nr. 7252100 **Pris: 139,-**






RX2-AP
AirClean filter plus

For RX2/RX3

- Filtrering av støvpartikler i den innsugde luften
- 2-trinns filtersystem holder støvet sikkert lukket
- Skift filteret to ganger i året, for å opprettholde prod. ytelse
- Innhold: Filter inkl. forfilter

M.-nr. 10592080

Pris: 199,-



RX2/RX3 SB6 & RX-SB 2
Sidebørster

Sidebørster 2 pk RX2/RX3
M.-nr. 10592090

Pris: 199,-

Sidebørster
M.-nr. 9724010

Pris: 179,-



RX-MB
Magnetbånd

Magnetbånd

M.-nr. 10802450

Pris: 309,-



RX2-BW
Valsebørste

Valsebørste RX2
M.-nr. 10592110


Pris: 289,-



RX2-DL
Pakningsleppe

Pakningsleppe RX2
M.-nr. 10592100

Pris: 289,-



Sett RX 2

Sett bestående av AirClean filter plus, sidebørster, valsebørste og pakningsleppe
M.-nr. 10808470

Pris: 989,-



RX-BW 1
Børstevalse

Børstevalser
M.-nr. 9782630


Pris: 269,-



RX-SAC 1
4 AirClean-filtre

4 stk AirClean-filtre
M.-nr. 9724050

Pris: 139,-




RX-DL 1
Tetning

Tetning
M.-nr. 9782730

Pris: 79,-

TILBEHØR ROBOTSTØVSUGER



RX2/RX3-SB20 Sidebørster

- RX2/RX3 sidebørster 20 armet
- Egnet for harde gulv og kortflossede tepper
- Med kunstfiberbuster
- Skiftes ca. en gang i året.
- Innhold: 2 børster (venstre og høyre)

M.-nr. 11724180

Pris: 199,-



RX3-BW Valsebørste

- Med robuste kunstfiberbuster av høyeste kvalitet
- For bruk på parkettgulv og kortflossede gulvtepper
- Skiftes ca. en gang i året for å opprettholde prod. ytelse
- Innhold: 1 Børstevalse med lager

M.-nr. 11724200

Pris: 289,-



RX3-A Tilbehørspakke

- For å opprettholde sugekraften
- Årlig utskifting av dette tilleggsutstyret anbefales
- Innhold: 1x par sidebørster, 1x børstevalse, samt
- 1x tetningsleppe-sett 2x AirClean Plus Filter
- Praktisk tilbehørssett til kampanjepris

M.-nr. 11793930

Pris: 989,-



RX2/RX3-YCR-M05 Oppladbart batteri for RX2 og RX3

- For Scout RX2/RX3, Non-Stop 60 min programtid
- Oppladbart kvalitetsbatteri med høy kapasitet: 37,75 Wh
 - Lang levetid takke være litium-teknologi uten Memory-effekt
 - Med beskyttelse mot kortslutning, overoppheting og overspenning
 - Enkel og raskt bytte av batteri
 - Hver høyeffektscelle testes separat

M.-nr. 11779160

Pris: 1.059,-



RX2/RX3-YCR-MT12 Oppladbart batteri RX2/RX3 HomeV.

- For Scout RX2/RX3, Non-Stop 120 min programtid
- Oppladbart kvalitetsbatteri med høy kapasitet: 75,5 Wh
 - Lang levetid takke være litium-teknologi uten Memory-effekt
 - Med beskyttelse mot kortslutning, overoppheting og overspenning
 - Enkel og raskt bytte av batteri
 - Hver høyeffektscelle testes separat

M.-nr. 11779170

Pris: 1.319,-



RX1-YCR-M05 Oppladbart batteri

- For Scout RX1
- Oppladbart kvalitetsbatteri med høy kapasitet: 37,75 Wh
 - Lang levetid takke være litium-teknologi uten Memory-effekt
 - Med beskyttelse mot kortslutning, overoppheting og overspenning
 - Enkel og raskt bytte av batteri
 - Hver høyeffektscelle testes separat

M.-nr. 11779150

Pris: 1.059,-



TILBEHØR TIL TRIFLEX HÅNDHOLDT STØVSUGER



HX LA
Li-ion batteri

Oppladbart batteri til HX 1

M.-nr. 11384710

Pris: 1.589,-



HX LS
Lader

Lader (inkludert ved kjøp av HX 1 Pro)

M.-nr. 11384900

Pris: 1.059,-



HX SEB
Elektroborste

Elektroborste - 16 cm bred
(Inkludert ved kjøp av HX 1 cat & dog)

M.-nr. 11384950

Pris: 1.059,-



HX FSF
Finstøv-filter

Finstøv-filter til HX 1
Byttes hvert 3-4 år


M.-nr. 11385020

Pris: 459,-





MIELE PROFESSIONAL PRODUKTER



OPPVASKMASKINER, MIELE PROFESSIONAL



PFD 101 ProfiLine

Frittstående
Friskvann oppvasksystem
For husholdninger, kantiner,
kafeer og grovkjøkken.
Kontakt Miele
Professional på
tlf. 67 17 31 00 for
nærmere informasjon

M.-nr. 11808110
Pris ink mva: 31.658,-
Pris ex mva: 25.326,-
Forhandler pris: 22.034,-



PFD 101 i ProfiLine

Integrert
Friskvann oppvasksystem
For husholdninger, kantiner,
kafeer og grovkjøkken.
Kontakt Miele
Professional på
tlf. 67 17 31 00 for
nærmere informasjon

M.-nr. 11808130
Pris ink mva: 33.758,-
Pris ex mva: 27.006,-
Forhandler pris: 23.495,-

Modell	Frittstående, Taster Elektronisk styring,	Såpedosering	Kan kobles til valgfri doseringsmodul
Front/ Deksel/ Sidevegger	Brilliantvit / Kunststoff/ Brilliantvit	Nettverk	Nei
Kapasitet/ funksjoner	2 vaskenivåer 13 kuverter (28 min) Perfect GlassCare, AutoOpen-torking, EcoFeedback, SmartStart, Påvist hygiene	Startforvalg og resttid	Ja
		Kurver	MaxiComfort og bestikkkurv, 1 FlexCare-glassholder 1 FlexCare-koppholder
Programmer	8	Vaskesyklus dB/ Energikl.	12 500 46 dB / E
Etterskylling	82 °C	Mål (HxBxD)	84,5x59,8x57,0 cm
Kalkfilter	Integrert	El-tilkobling	AC 230 V 50Hz, 3,20 kW, Sikring 15-16 A

Modell	Frittstående, Taster Elektronisk styring,	Såpedosering	Kan kobles til valgfri doseringsmodul
Front/ Deksel/ Sidevegger	Uten / -/ Galvanisert	Nettverk	Nei
Kapasitet/ funksjoner	2 vaskenivåer 13 kuverter (28 min) Perfect GlassCare, AutoOpen-torking, AutoClose, EcoFeedback, SmartStart, Påvist hygiene	Startforvalg og resttid	Ja
		Kurver	ExtraComfort og bestikkkurv, 2 FlexCare-glassholder 1 FlexCare-koppholder
Programmer	8	Vaskesyklus dB/ Energikl.	12 500 46 dB / E
Etterskylling	82 °C	Mål (HxBxD)	80,5x59,8x57,0 cm
Kalkfilter	Integrert	El-tilkobling	AC 230 V 50Hz, 2,10 kW, Sikring 10-16 A



PFD 101 U ProfiLine

For plassering under benk
Friskvann oppvasksystem
For husholdninger, kantiner,
kafeer og grovkjøkken.
Kontakt Miele
Professional på
tlf. 67 17 31 00 for
nærmere informasjon

M.-nr. 11808120
Pris ink mva: 31.684,-
Pris ex mva: 25.347,-
Forhandler pris: 22.052,-



PFD 104 SCVi XXL

Fullintegrert
Friskvann oppvasksystem
For store oppvaskmengder
i husholdninger, kantiner,
kafeer og grovkjøkken
Kontakt Miele
Professional på
tlf. 67 17 31 00 for
nærmere informasjon

M.-nr. 11808140
Pris ink mva: 44.993,-
Pris ex mva: 35.994,-
Forhandler pris: 31.315,-

Modell	Frittstående under benk, Taster Elektronisk styring,	Såpedosering	Kan kobles til valgfri doseringsmodul
Front/ Deksel/ Sidevegger	Brilliantvit / -/ Galvanisert	Nettverk	Nei
Kapasitet/ funksjoner	2 vaskenivåer 13 kuverter (28 min) Perfect GlassCare, AutoOpen-torking, AutoClose, EcoFeedback, SmartStart, Påvist hygiene	Startforvalg og resttid	Ja
		Kurver	ExtraComfort og bestikkkurv, 2 FlexCare-glassholder 1 FlexCare-koppholder
Programmer	8	Vaskesyklus dB/ Energikl.	12 500 46 dB / E
Etterskylling	82 °C	Mål (HxBxD)	80,5x59,8x57,0 cm
Kalkfilter	Integrert	El-tilkobling	AC 230 V 50Hz, 2,10 kW, Sikring 10-16 A

Modell	Fullintegrert, Taster Knock2Open, Elektronisk styring,	Såpedosering	Kan kobles til valgfri doseringsmodul
Front/ Deksel/ Sidevegger	Uten / -/ Galvanisert	Nettverk	Nei
Kapasitet/ funksjoner	2 vaskenivåer 13 kuverter (28 min) Perfect GlassCare, AutoOpen-torking, AutoClose, EcoFeedback, SmartStart, Påvist hygiene	Startforvalg og resttid	Ja
		Kurver	MaxiComfort 3D MultiFlex-skuff 4 FlexCare-glassholder 2 FlexCare-koppholder
Programmer	8	Vaskesyklus dB/ Energikl.	12 500 45 dB / E
Etterskylling	82 °C	Mål (HxBxD)	84,5x59,8x57,0 cm
Kalkfilter	Integrert	El-tilkobling	AC 230 V 50Hz, 2,10 kW, Sikring 15-16 A

PROFESSIONAL OPPVASK



PG 8059 Professional

Kontakt Miele
Professional på
tlf. 67 17 31 00 for
nærmere informasjon

Plassering	Frittstående med friskvann. Kurver for pleiehjem, barnehager	Såpedoseringsanlegg	Kan koble til en valgfri doseringsmodul for såpe og glansmiddel
Leveres med	Topplate, med under- og overkurv	WiFi	Nei
Oppvask- ytelse	Driftstid 15 min Hygiene Pluss, Glass og Ølglass	Startforvalg og resttid	Ja
		Drifttimer	15.000
Programmer	13	Funksjoner	TouchControl, AutoOpen for hurtig og effektiv tørking, Perfect GlassCare, AutoClose
Hygienekrav	Oppfyller anbefalingen om sluttskylning på over 85°C	Mål (HxBxD)	91x59,8x60 cm
Kalkfilter	Integrert for hardhet opptil 60 dH	Eltilkobling	Kan kobles til 1 AC 230 V 50 Hz

M.nr. 9888810	Hvit, 3N 400V 50Hz, 8,9 kW, 3x 16A	Pris: 57.544,-
M.nr. 10672820	Stål, 3N 400V 50Hz, 8,9 kW, 3x 16A	Pris: 59.420,-
M.nr. 9888830	Hvit, 3AC 230V 50Hz, 7,1kW, 3x 20A	Pris: 57.544,-
M.nr. 9888850	Stål, 3AC 230V 50Hz, 7,1 kW, 3x 20A	Pris: 59.420,-



**PWM 506 MopStar 60**

Kontakt Miele
Professional på
tlf. 67 17 31 00 for
nærmere informasjon

M.-nr. 11103210
Pris: 43.084,-

Kapasitet	6 kg, antall mopper på 50 cm hhv. bomull/mikrofiber – 27 stk./35 stk.	Programmer	Grunnprogrammer, programmer til vask av rengjøringstekstiler, ready-to-use programmer herunder etterbehandling og desinfeksjon
Betjening	M Select Enkel via dreiebryter og tekst display		
Trommel	Skånetrommel	Funksjoner	Startforvalg max. 96 timer, avfukting mopper, mikrofiber m.m.
Sentrifugering	Max sentrifugeringshastighet 1 400, variable sentrifugeringshastigheter til forskjellige restfuktigheter	Soyle	Kan settes i soyle
Språk	29	Automatisk såpe-dosering	Kan tilkobles
Programtid	49 min Mop standard 60 °C, KV	Mål (HxBxD)	85x59,5x72,5 cm
		Eltilkobling	1 AC 230 V 50Hz (omkobilbar til 2N 400V 50Hz)

**PWM 507 EL DV**

Elektronisk, med oppvarmet avløpsventil
Kontakt Miele
Professional på
tlf. 67 17 31 00 for
nærmere informasjon

M.-nr. 11103250
Pris: 39.685,-

Kapasitet	7 kg	Programmer	Grunnleggende- og mål-gruppespesifikke
Betjening	Enkel via full touch fargedisplay	Funksjoner	Forsinket starttid max 96 timer, optisk interface bl.a. til ajourføring av programmer m.m.
Trommel og sentrifugering	SoftCare-trommel med lys og 1 600 omdr./min	Soyle	Kan settes i soyle
G-faktor	704 og restfuktighet: 48 %	Automatisk såpe-dosering	Kan tilkobles
Språk	29 språk	Mål: HxBxD	85x59,5x72,5 cm
Programtid	Fra 49 min	Eltilkobling	1 AC 230V 50 Hz (omkobilbar til 3 AC 400V 50 Hz og 3 AC 230V – 10 A)

**PWM 507 EL DP**

Elektronisk oppvarmet, med avløpspumpe
Kontakt Miele
Professional på
tlf. 67 17 31 00 for
nærmere informasjon

M.-nr. 11103240
Pris: 39.685,-

Kapasitet	7 kg	Programmer	Grunnleggende- og mål-gruppespesifikke
Betjening	M-Select Enkel via dreiebryter og touchdisplay	Funksjoner	Forsinket starttid max 96 timer, optisk interface bl.a. til ajourføring av programmer m.m.
Trommel og sentrifugering	Skånetrommel med lys og 1 600 omdr./min	Soyle	Kan settes i soyle
G-faktor	704 og restfuktighet: 48 %	Automatisk såpe-dosering	Kan tilkobles
Språk	29 språk	Mål: HxBxD	85x59,5x72,5 cm
Programtid	Fra 49 min	Eltilkobling	1 AC 230V 50 Hz (omkobilbar til 3 AC 400V 50 Hz og 3 AC 230V – 10 A)





PDR 507 HP

Varmepumpe
Kontakt Miele
Professional på
tlf. 67 17 31 00 for
nærmere informasjon

M.-nr. 11103340

Pris: 44.398,-



PDR 507 EL N

Utluftning
Kontakt Miele
Professional på
tlf. 67 17 31 00 for
nærmere informasjon

M.-nr. 11103360

Pris: 35.630,-

Kapasitet	7 kg	Programmer	Generelle- og målgruppespesifikke og tidskontrollert
Betjening	M-Select Enkel via dreiebryter og touch display	Opvarmingstype	Varmepumpeteknologi som reduserer energiforbruket og dermed CO2-utslippet med 50 % sammenlignet med tilsvarende el oppvarming
Trommel og sentrifugering	SoftCare-trommel med lys under fylling og tørking	Søyle	Kan settes i søyle
Funksjoner	Skånefunksjon til tørking av sarte tekstiler, PerfectDry restfuktighetsmåling m.m.	Funksjoner	Resttidsanvisning, forsinket start og anti-kroll automatikk, enkel installasjon uten behov for luft
Språk	29 språk	Mål: HxBxD	85x59,5x72,7 cm
Programtid	Fra 57 min	Eltilkobling	1 AC 230V 50 Hz, 10 A

Kapasitet	8 kg	Programmer	Generelle- og målgruppespesifikke og tidskontrollert
Betjening	M-Select Enkel via dreiebryter og touch display	Opvarmingstype	Varmepumpeteknologi som reduserer energiforbruket og dermed CO2-utslippet med 50 % sammenlignet med tilsvarende el oppvarming
Trommel og sentrifugering	SoftCare-trommel med lys under fylling og tørking	Søyle	Kan settes i søyle
Funksjoner	Skånefunksjon til tørking av sarte tekstiler, PerfectDry restfuktighetsmåling, WIFIConn@ct ift Miele app m.m.	Funksjoner	Resttidsanvisning, forsinket start og anti-kroll automatikk, enkel installasjon uten behov for luft
Språk	32 språk	Mål: HxBxD	85x59,5x72,7 cm
Programtid	Fra 57 min	Eltilkobling	3 AC 230V 50/60 Hz, 10 A



Doseringspumpe DOS G 80 Flex EP4



- Doseringspumpe for rengjøringsmiddel, Lanse 352 mm for 5 og 10 l kanner med 4 lokk. For PG 8059

M.nr. 11393950

Pris: 6.898,-

Doseringspumpe DOS G Profiline Flex EP4



- Doseringspumpe for rengjøringsmiddel, Lanse 352 mm for 5 og 10 l kanner med 4 lokk.

M.nr. 11393960

Pris: 6.898,-


Omkobling oppvask

- Omkobling til 3N 400V 50 Hz
M.nr. 96250423
Pris: 4.173,-

Omkobling oppvask

- Omkobling til AC 230 V, 50 Hz, 3,4 kW, 16 A
M.nr. 96250424
Pris: 3.728,-

O 892 Overkurv



- Overkurv, hvit, for glass og kopper, høydejusterbar,
M.nr. 9548990
Pris: 1.970,-

O 885 Overkurv



- Overkurv, tom, stål, for kunststoffkurv, 50x50 cm
M.nr. 9548960
Pris: 2.896,-

U 876 Underkurv



- Underkurv tom, stål, for kunststoffkurv, 50x50 cm
M.nr. 9549160
Pris: 2.896,-

U 508 Glasskurv



- Blå kunststoffkurv for kopper og glass 50x50 cm, inkludert ekstra innsats med 4 rader for kopper, maks Ø kopper 100 mm
M.nr. 9508650
Pris: 869,-

U 503 Bestikkurv



- Kunststoffkurv, 50 x 50 cm m for bestikk
M.nr. 9508660
Pris: 955,-

U 502 Tallerkenkurv



- Kunststoffkurv, 50 x 50 cm m fo tallerkner
M.nr. 9508610
Pris: 955,-

E 165 Innsats bestikkurv



- Innsats for E 816/ U 503. For bestikk,
M.nr. 3808830
Pris: 511,-

APCL 002 Sokkel

- Sokkel, åpen, 15 cm
Blå
M.nr. 11318740
Pris: 4.235,-

APCL 003 Sokkel

- Sokkel åpen, 30 cm
Blå
M.nr. 11318780
Pris: 4.403,-

UO 5005 Sokkel

- Sokkel åpen
Åpen, rustfri H 13 cm
M.nr. 96250407
Pris: 5.941,-

Lokasse

- Lokasse, 5-8 kg rustfritt syrefast stål.
M.nr. 96250533
Pris: 6.779,-

APCL 001 Mellomsats



- For sikker montering av vask-tørk-søyle
Passer til PWM/PDR
M.nr. 11167420
Pris: 2.316,-







FLERE GODE GRUNNER TIL Å VELGE MIELE



Miljøvennlig emballasje

Pappen, som vi emballerer maskinene våre med, er av 100% resirkulert papir. Hjørnestøttene er også laget av gjenbruksmaterialer og kan, akkurat som bølgepappen, brukes på nytt. Og ikke et eneste friskt tre har noen sinne blitt felt for å skaffe materialer til våre paller – de er nemlig laget av avfallstre.

Miljøvennlige produkter

Alle Miele produkter er også svært miljøvennlige, ved at inntil 95% av f.eks. en vaskemaskin kan gjenvinnes. For å oppnå dette merker vi alle plastikkomponenter. Det letter nemlig arbeidet med sortering og gjenbruk senere. For å opfylle disse kravene har vi vært nødt til å redesigne alt verktøyet vårt og maskinene våre, så de inneholder de internasjonale forkortelsene på forskjellige typer av nye sprøyte-støpemaskiner konstant med å lage mer enn 400 forskjellige deler, som alle kan gjenbrukes på et senere tidspunkt..

Miljøvennlig avfall

Når det gjelder behandling av avfall setter Miele seg således i en ledende posisjon. Å redusere avfallsmengden er en oppgave, som skal gis stor oppmerksomhet. Derfor er Miele i stor utstrekning begynt å pakke reservedeler på en ny måte, som gjør bruken av lite miljøvennlige styroporchips overflødig. Vi benytter en såkalt «Airpress Pack», som er en pose av nedbrytbar plastikk. Posen fylles med luft for å beskytte reservedelen og lukkes hermetisk. Etter bruk slippes luften ut, så posen nesten ikke tar noe plass - og den kan forøvrig brukes flere ganger. Ovenstående gir kun et lite innblikk i hva vi gjør for å beskytte miljøet. Vi håper likevel, at det klart viser, at vi ta ansvaret vårt alvorlig.

TRYGGHET I HELE PRODUKTETS LEVETID RASK OG PROFESJONELL SERVICE!



FÅR DU BEHOV FOR SERVICE, FIKSER VI DET RASKT MED EGEN SERVICEAVDELING.

Vi har mer en 70 lokale serviceteknikere over hele landet og er derfor alltid tett på kundene. Ventetiden for å få besøk av en servicetekniker er normalt kun noen ganske få dager, så du raskt er klar til å bruke produktet ditt igjen. Dette kan vi gjøre ved hjelp av vår store stab av egne serviceteknikere, som kjører i sentralt. Teknikeren har med seg en stor mengde originale Miele-reservedeler i servicebilen. Dette gjør at de aller fleste reparasjoner kan utføres med det samme uten ytterligere servicebesøk.

Ryggraden i god service er dyktige serviceteknikere. Alle våre teknikere har relevant faglig håndverksutdannelse, og denne suppleres løpende med Miele's egen utdannelse i drift, vedlikehold og reparasjon av våre produkter. Du kan derfor også alltid få råd og veiledning om produktenes drift og vedlikehold. På reservedeler og reparasjoner gir vi 2 års reklamasjonsfrist, samtidig som vi garanterer levering av reservedeler i mange år etter opphør av produksjon.

Miele's serviceavdeling

Mandag - fredag kl. 8.00 - 16.00 på telefon 67 17 31 00 eller via vår hjemmeside www.miele.no

Miele AS

Nesbruveien 71
1394 NESBRU
Postboks 194
1378 NESBRU

Tlf. 67173100
E-mail: info@miele.no
Internett: miele.no



Det tas forbehold om trykkfeil og endringer.
Alle priser er veiledende utsalgspriser
i norske kroner.
01.09.2021 M.nr. 96252410