

Én gang Miele, **alltid Miele**



PRIS- & PRODUKTOVERSIKT  
**Prestigepartner**  
June 2026

## SHOWROOM

Miele Experience Center er mer enn bare et showroom. Her kan du oppleve høy kvalitet, design og moderne teknologi som gir inspirasjon og ideer, når du skal innrede hjemmet ditt. Her kan du ikke bare se et bredt utvalg av Miele's husholdningsprodukter, men også produkter for profesjonell bruk.

Vi tilbyr mange spennende arrangementer og opplevelser. Her kan du delta på alt fra enkle basiskurs til inspirerende gourmetkurs med kjente kokkenavn, som f.eks. Trond Moi og Geir Magnus Svae. Vi har dessuten også vår egen huskøkk. Morten Haakenstad, som diskur opp med spennende retter.


Våre kompetente rådgivere hjelper deg med råd, tips og kjøpsveiledning når du planlegger nytt kjøkken, og byr samtidig på en god kopp kaffe fra Miele's fantastiske kaffemaskiner.

**Les mer på [www.miele.no](http://www.miele.no) eller meld deg på Miele's Nyhetsbrev, og hold deg orientert.**



### **Miele Experience Center.**

Vårt Miele Experience Center er designet for å hjelpe deg med å skape drømmekjøkkenet eller -vaskerommet i et avslappende og inspirerende miljø. Her blir du møtt med god kaffe og gode råd, og du blir invitert til å se alle de nyeste og beste Miele-produktene i et levende miljø



### **Videokonsultasjon**

Få en personlig konsultasjon hjemme hos deg selv: Vi hjelper deg gjerne via videosamtale og gir deg den samme konsultasjonen som om du var på besøk i Miele Experience Center.

### **MIELE EXPERIENCE CENTER**

NESBRU  
Nesbruveien 71  
1394 Nesbru

Åpningstider  
Hverdager: 9:00 - 17:00  
Lørdag: 10:00 - 16:00

## Én gang Miele, alltid Miele

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Stekovner                            | 7   |
| Kompaktovner                         | 19  |
| Kompaktovner med mikro               | 23  |
| Dampovner                            | 31  |
| Mikrobølgeovner                      | 50  |
| Integrerte kaffemaskiner             | 54  |
| Varmeskuffer                         | 59  |
| Vakuumsuffer                         | 62  |
| Platetopper med integrert ventilator | 64  |
| Platetopper                          | 70  |
| Combiset SmartLine                   | 83  |
| Ventilatorer                         | 86  |
| Oppvaskmaskiner                      | 109 |
| Integrerte skap                      | 117 |
| Frittstående skap                    | 135 |
| Vinskap                              | 144 |
| MasterCool                           | 153 |
| Vaskemaskiner                        | 158 |
| Tørketromler                         | 161 |
| Vask/tørk-kombinasjoner              | 164 |
| Strykemaskiner & FashionMaster       | 166 |
| Tilbehør                             | 170 |



**Miele**

# FARGER

— For perfekt nytelse



ObsidianSort produkter



Pearlbeige produkter



Mattsort produkter



Grafittgrå produkter



CleanSteel produkter

# Vi introduserer pearlbeige



## Fleksibel kjøkkendesign

Pearlbeige er en varm blanding av grått og beige, designet for å gi et diskret og elegant uttrykk i hver nyanse. Den fleksible fargen sørger for at den matcher med mange forskjellige kjøkkenstiler.

Med en moderne, men likevel varig design vil den fortsatt være like stilren langt inn i fremtiden. Uavhengig om kjøkkenet ditt er lyst og lett eller har mørkere, sterkere farger, så er pearlbeige et pent alternativ for begge. Denne nøytrale fargen passer perfekt sammen med naturlige fargetoner og treverk, noe som gjør den til et godt valg når du vil skape et enhetlig og elegant rom.

# STEKEOVNER

## MIELE@HOME

Gjør livet smart. Med Miele@home kan du koble til smarte husholdningsprodukter – for enda flere muligheter. Betjeningen er enkel – enten du bruker Miele-appen, stemmestyring eller integrering i eksisterende Smart Home-løsninger. Produktene kobles til via din trådløse router og Miele Cloud.



## GARANTI FOR SUKSESS

Du trenger ikke lenger lete etter eller huske forskjellige oppskrifter. Automatikkprogrammene, som er utviklet av profesjonelle kokker, gjør Miele-ovnen til kulinarisk ekspert. Velg et automatikkprogram, og tast f.eks. inn vekten på maten eller tilpass bruningsgraden. Ovnens beregner automatisk tilberedningsprosessen og tiden. Sett maten i ovnen, overlat tilberedningen trygt til Miele, og ta den ut når den er ferdig. Med egne programmer kan du enkelt opprette automatikkprogrammer tilpasset dine ønsker.

## TASTECONTROL

Er maten ferdig, men du er opptatt med noe annet? Du behøver ikke skynde deg ut på kjøkkenet for å ta maten ut av ovnen. Med TasteControl åpnes ovnsdøren automatisk litt etter at tilberedningsprosessen er ferdig, og ventilasjonen, ventilasjonen startes slik at ovnsrommet kjøles raskt ned (100 °C/5 min).

Varmholding – ønsker du å holde maten varm ved en bestemt temperatur, stiller du inn ovnen, som sørger for et perfekt resultat – uansett når du har tid til å ta maten ut av ovnen, og når det passer deg å spise.



## Stekeovner



### H 2455 B obsw

- Stekeovn moderne design med tidsur og PerfectClean til en flott inngangspris.
- 7-segments display med senkbare brytere – EasyControl
- Spesielt enkel rengjøring – PerfectClean-utstyr
- God plass og fleksibilitet – 76 l ovnsromvolum på 5 rillehøyder
- Beskytter mot forbrenning . kald front
- Alltid presis takket være perfekt tidsadministrasjon – timer functions
- HxBxD i mm 596x595x569,3



### H 2457 B obsw

- Stekeovn moderne design med tidsur og PerfectClean til en flott inngangspris.
- 7-segments display med senkbare brytere – EasyControl
- Spesielt enkel rengjøring – PerfectClean-utstyr
- God plass og fleksibilitet – 76 l ovnsromvolum på 5 rillehøyder
- Enkel håndtering – FlexiClip-skiner
- Beskytter mot forbrenning . kald front
- HxBxD i mm 596x595x569,3



### H 2455 BP obsw

- Stekeovn moderne design med tidsur og pyrolyserengjøring til en flott inngangspris.
- 7-segments display med senkbare brytere – EasyControl
- Superenkel rengjøring – Pyrolyse-alternativ
- God plass og fleksibilitet – 76 l ovnsromvolum på 5 rillehøyder
- Beskytter mot forbrenning . kald front
- Alltid presis takket være perfekt tidsadministrasjon – timer functions
- HxBxD i mm 596x595x569,3

Obsidiansort M.-nr. 12453490

Veil. pris  
kr. 12.090 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12453630

Veil. pris  
kr. 13.390 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12453600

Veil. pris  
kr. 17.190 inkl. mva

## Stekeovner



### H 2457 BP obsw

- Stekeovn moderne design med tidsur og pyrolyserengjøring til en flott inngangspris.
- 7-segments display med senkbare brytere – EasyControl
- Superenkel rengjøring – Pyrolyse-alternativ
- God plass og fleksibilitet – 76 l ovnsromvolum på 5 rillehøyder
- Enkel håndtering – FlexiClip-skiner
- Beskytter mot forbrenning i kald front
- HxBxD i mm 596x595x568



### H 2465 B obsw

- Stekeovn i moderne design med nettverksfunksjon og PerfectClean til gunstig innstegspris.
- Klartekstdisplay med bryter – EasyControl Plus
- Spesielt enkel rengjøring – PerfectClean-utstyr
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Helt enkelt perfekt resultat – Automatikkprogrammer
- For alt som er sprøtt – AirFry-funksjonen
- HxBxD i mm 596x595x568



### H 2467 B obsw

- Stekeovn i moderne design med nettverksfunksjon, PerfectClean og FlexiClip-skiner.
- Klartekstdisplay med bryter – EasyControl Plus
- Spesielt enkel rengjøring – PerfectClean-utstyr
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Helt enkelt perfekt resultat – Automatikkprogrammer
- For alt som er sprøtt – AirFry-funksjonen
- HxBxD i mm 596x595x568

Obsidiansort M.-nr. 12453640

**Veil. pris**  
kr. 18.490 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12472380

**Veil. pris**  
kr. 12.890 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12472390

**Veil. pris**  
kr. 14.590 inkl. mva

## Stekeovner



### H 2465 BP obsw

- Stekeovn i moderne design med nettverksfunksjon og pyrolyse til gunstig innstegspris.
- Klartekstdisplay med bryter – EasyControl Plus
- Superenkel rengjøring – Pyrolyse-alternativ
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Helt enkelt perfekt resultat – Automatikkprogrammer
- For alt som er sprøtt – AirFry-funksjonen
- HxBxD i mm 596x595x568



### H 2467 BP obsw

- Stekeovn i moderne design med nettverksfunksjon, pyrolyse og FlexiClip-skiner.
- Klartekstdisplay med bryter – EasyControl Plus
- Superenkel rengjøring – Pyrolyse-alternativ
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Helt enkelt perfekt resultat – Automatikkprogrammer
- For alt som er sprøtt – AirFry-funksjonen
- HxBxD i mm 596x595x568



### H 2861-1 BP obsw

- Stekeovn i kombinerbar design med AirFry-funksjon samt nettverksfunksjon og pyrolyse.
- Klartekstdisplay med bryter – EasyControl Plus
- Superenkel rengjøring – Pyrolyse-alternativ
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Helt enkelt perfekt resultat – Automatikkprogrammer
- For alt som er sprøtt – AirFry-funksjonen
- HxBxD i mm 596x595x568

Obsidiansort M.-nr. 12472400

Veil. pris  
kr. 17.990 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12472430

Veil. pris  
kr. 19.690 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12433880

Veil. pris  
kr. 23.190 inkl. mva

## Stekeovner



### H 2861-1 BP clst

- Stekeovn i kombinerbar design med AirFry-funksjon samt nettverksfunksjon og pyrolyse.
- Klartekstdisplay med bryter – EasyControl Plus
- Superenkel rengjøring – Pyrolyse-alternativ
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Helt enkelt perfekt resultat – Automatikkprogrammer
- For alt som er sprøtt – AirFry-funksjonen
- HxBxD i mm 596x595x569,3



### H 2861-1 BP grgr

- Stekeovn i kombinerbar design med AirFry-funksjon samt nettverksfunksjon og pyrolyse.
- Klartekstdisplay med bryter – EasyControl Plus
- Superenkel rengjøring – Pyrolyse-alternativ
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Helt enkelt perfekt resultat – Automatikkprogrammer
- For alt som er sprøtt – AirFry-funksjonen
- HxBxD i mm 596x595x568



### H 7262 BP clst

- Stekeovn med klartekstdisplay, steketermometer og pyrolyse
- Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor S
- Superenkel rengjøring – Pyrolyse-alternativ
- Helt enkelt perfekt resultat – Automatikkprogrammer
- God plass og fleksibilitet – 76 l ovnsromvolum på 5 rillehøyder
- Lett betjening på alle nivå – FlexiClip-skiner
- HxBxD i mm 596x595x568

CleanSteel M.-nr. 12433900

Veil. pris  
kr. 21.490 inkl. mva

Grafittgrå M.-nr. 12433890

Veil. pris  
kr. 23.190 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11587990

Veil. pris  
kr. 27.490 inkl. mva

## Stekeovner



### H 7262 BP grgr

- Stekeovn med klartekstdisplay, steketermometer og pyrolyse
- Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor S
- Superenkel rengjøring – Pyrolyse-alternativ
- Helt enkelt perfekt resultat – Automatikkprogrammer
- God plass og fleksibilitet – 76 l ovnsromvolum på 5 rillehøyder
- Lett betjening på alle nivå – FlexiClip-skinner
- HxBxD i mm 596x595x568



### H 7262 BP obsw

- Stekeovn med klartekstdisplay, steketermometer og pyrolyse
- Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor S
- Superenkel rengjøring – Pyrolyse-alternativ
- Helt enkelt perfekt resultat – Automatikkprogrammer
- God plass og fleksibilitet – 76 l ovnsromvolum på 5 rillehøyder
- Lett betjening på alle nivå – FlexiClip-skinner
- HxBxD i mm 596x595x568



### H 7364 BP CulinArt

- Stekeovn i attraktiv design i rustfritt stål med steketermometer og LED-belysning.
- Stort tekstdisplay og sensortaster – DirectSensor-betjening
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr& PyroFit
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteking eller overkoking – TasteControl
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Til steking, braisering og gratinering – verdikupong på en induksjonskompatibel stekeform
- HxBxD i mm 596x595x569,3

Gråfittgrå M.-nr. 11587980

Veil. pris  
kr. 29.090 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11587970

Veil. pris  
kr. 29.090 inkl. mva

Rustfritt stål/rent stål M.-nr. 11130130

Veil. pris  
kr. 40.190 inkl. mva

## Stekeovner



### H 7264 BP grgr

- Stekeovn i perfekt kombinerbar design m. klartekstdisplay, nettverksfunksjon og pyrolyse.
- Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor S
- Superenkel rengjøring – Pyrolyse-alternativ
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Helt enkelt perfekt resultat – Automatikkprogrammer
- HxBxD i mm 596x595x568



### H 7264 BP obsw

- Stekeovn i perfekt kombinerbar design m. klartekstdisplay, nettverksfunksjon og pyrolyse.
- Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor S
- Superenkel rengjøring – Pyrolyse-alternativ
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Helt enkelt perfekt resultat – Automatikkprogrammer
- HxBxD i mm 596x595x568



### H 7464 BP clst

- Stekeovn i perfekt kombinerbar design med steketermometer og LED-belysning.
- Stort tekstdisplay og sensortaster – DirectSensor-betjening
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr & PyroFit
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteiking eller overkoking – TasteControl
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Til steking, braisering og gratinering – verdikupong på en induksjonskompatibel stekeform
- HxBxD i mm 596x595x568

Grafitgrå M.-nr. 11130110

Veil. pris  
kr. 34.290 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11130100

Veil. pris  
kr. 34.290 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11130210

Veil. pris  
kr. 40.190 inkl. mva

## Stekeovner



### H 7464 BP grgr

- Stekeovn i perfekt kombinerbar design med steketermometer og LED-belysning.
- Stort tekstdisplay og sensortaster – DirectSensor-betjening
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr& PyroFit
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteking eller overkoking – TasteControl
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Til steking, braisering og gratinering – verdikupong på en induksjonskompatibel stekeform
- HxBxD i mm 596x595x568



### H 7464 BP obsv

- Stekeovn i perfekt kombinerbar design med steketermometer og LED-belysning.
- Stort tekstdisplay og sensortaster – DirectSensor-betjening
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr& PyroFit
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteking eller overkoking – TasteControl
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Til steking, braisering og gratinering – verdikupong på en induksjonskompatibel stekeform
- HxBxD i mm 596x595x568



### H 7464 BP PEBE

- Stekeovn i perfekt kombinerbar design med steketermometer og LED-belysning.
- Stort tekstdisplay og sensortaster – DirectSensor-betjening
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr& PyroFit
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteking eller overkoking – TasteControl
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Til steking, braisering og gratinering – verdikupong på en induksjonskompatibel stekeform
- HxBxD i mm 596x595x568

Gratittgrå M.-nr. 11130200

Veil. pris  
kr. 41.990 inkl. mva

Obsdiansort M.-nr. 11130190

Veil. pris  
kr. 41.990 inkl. mva

Pearlbeige M.-nr. 12821660

Veil. pris  
kr. 41.990 inkl. mva

## Stekeovner



### H 7464 BPX grgr

- Stekeovn uten håndtak i perfekt kombinerbar design med steketermometer og LED-belysning.
- Stort tekstdisplay og sensortaster – DirectSensor-betjening
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr& PyroFit
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteking eller overkoking – TasteControl
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Til steking, braisering og gratinering – verdikupong på en induksjonskompatibel stekeform
- HxBxD i mm 596x595x568



### H 7464 BPX obsw

- Stekeovn uten håndtak i perfekt kombinerbar design med steketermometer og LED-belysning.
- Stort tekstdisplay og sensortaster – DirectSensor-betjening
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr& PyroFit
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteking eller overkoking – TasteControl
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Til steking, braisering og gratinering – verdikupong på en induksjonskompatibel stekeform
- HxBxD i mm 596x595x568



### H 7464 BPX mb

- Stekeovn uten håndtak i perfekt kombinerbar design med steketermometer og LED-belysning.
- Stort tekstdisplay og sensortaster – DirectSensor-betjening
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr& PyroFit
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteking eller overkoking – TasteControl
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Til steking, braisering og gratinering – verdikupong på en induksjonskompatibel stekeform
- HxBxD i mm 596x595x568

Gråfittgrå M.-nr. 11130240

Veil. pris  
kr. 41.990 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11130230

Veil. pris  
kr. 41.990 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12317180

Veil. pris  
kr. 43.690 inkl. mva

## Stekeovner



### H 7464 BPX pebe

- Stekeovn uten håndtak i perfekt kombinerbar design med steketermometer og LED-belysning.
- Stort tekstdisplay og sensortaster – DirectSensor-betjening
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr& PyroFit
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteking eller overkoking – TasteControl
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Til steking, braisering og gratinering – verdikupong på en induksjonskompatibel stekeform
- HxBxD i mm 596x595x568



### H 7660 BP clst

- Stekeovn i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight
- Touch-display med bevegelsessensor M Touch S + MotionReact
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr& PyroFit
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteking eller overkoking – TasteControl
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- HxBxD i mm 596x595x568



### H 7660 BP obsw

- Stekeovn i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight
- Touch-display med bevegelsessensor M Touch S + MotionReact
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr& PyroFit
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteking eller overkoking – TasteControl
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- HxBxD i mm 596x595x568

Pearlbeige M.-nr. 12619390

Veil. pris  
kr. 43.690 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11130280

Veil. pris  
kr. 48.790 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11130260

Veil. pris  
kr. 50.490 inkl. mva

## Stekeovner



### H 7860 BP clst

- Stekeovn i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Alltid oversikt over maten – kamera i ovnsrommet
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr & PyroFit
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteiking eller overkoking – TasteControl
- HxBxD i mm 596x595x569,3



### H 7860 BP grgr

- Stekeovn i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Alltid oversikt over maten – kamera i ovnsrommet
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr & PyroFit
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteiking eller overkoking – TasteControl
- HxBxD i mm 596x595x568



### H 7860 BP obsw

- Stekeovn i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Alltid oversikt over maten – kamera i ovnsrommet
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr & PyroFit
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteiking eller overkoking – TasteControl
- HxBxD i mm 596x595x568

CleanSteel M.-nr. 11130360

**Veil. pris**  
kr. 64.190 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 11130340

**Veil. pris**  
kr. 65.890 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11130330

**Veil. pris**  
kr. 65.890 inkl. mva

## Stekeovner



### H 7860 BPX grgr

- Stekeovn uten håndtak i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Alltid oversikt over maten – kamera i ovnsrommet
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr& PyroFit
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteiking eller overkoking – TasteControl
- HxBxD i mm 596x595x568



### H 7860 BPX obsw

- Stekeovn uten håndtak i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Alltid oversikt over maten – kamera i ovnsrommet
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr& PyroFit
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteiking eller overkoking – TasteControl
- HxBxD i mm 596x595x568



### H 7860 BPX mb

- Stekeovn uten håndtak i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Alltid oversikt over maten – kamera i ovnsrommet
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr& PyroFit
- Garantert ingen oversteiking eller overkoking – TasteControl
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- HxBxD i mm 596x595x568

Gråfittgrå M.-nr. 11130390

Veil. pris  
kr. 65.890 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11130380

Veil. pris  
kr. 65.890 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12317210

Veil. pris  
kr. 67.590 inkl. mva

## Stekeovner



### H 7860 BPX pebe

- Stekeovn uten håndtak i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Alltid oversikt over maten – kamera i ovnsrommet
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr& PyroFit
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteking eller overkoking – TasteControl
- HxBxD i mm 596x595x568



### H 7890 BP clst

- 90 cm bred stekeovn i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Alltid oversikt over maten – kamera i ovnsrommet
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr& PyroFit
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Rask oppvarming og jevn varmfordeling – TwinPower
- HxBxD i mm 478x895x568,3

Pearlbeige M.-nr. 12619440

**Veil. pris**  
kr. 67.590 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11130060

**Veil. pris**  
kr. 130.790 inkl. mva

## Kompaktovner



### H 7440 BPX grgr

- Håndtaksløs kompaktstekeovn i perfekt kombinerbar design med LED-belysning og pyrolyse.
- Stort tekstdisplay og sensortaster – DirectSensor-betjening
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr& PyroFit
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteking eller overkoking – TasteControl
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Til steking, braisering og gratinering – verdikupong på en induksjonskompatibel stekeform
- HxBxD i mm 455,5x595x568



### H 7440 BPX obsw

- Håndtaksløs kompaktstekeovn i perfekt kombinerbar design med LED-belysning og pyrolyse.
- Stort tekstdisplay og sensortaster – DirectSensor-betjening
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr& PyroFit
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteking eller overkoking – TasteControl
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Til steking, braisering og gratinering – verdikupong på en induksjonskompatibel stekeform
- HxBxD i mm 455,5x595x568



### H 7440 BPX mb

- Håndtaksløs kompaktstekeovn i perfekt kombinerbar design med LED-belysning og pyrolyse.
- Stort tekstdisplay og sensortaster – DirectSensor-betjening
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr& PyroFit
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteking eller overkoking – TasteControl
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Til steking, braisering og gratinering – verdikupong på en induksjonskompatibel stekeform
- HxBxD i mm 455,5x595x568

Gråfittgrå M.-nr. 11130460

Veil. pris  
kr. 41.990 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11130450

Veil. pris  
kr. 41.990 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12317160

Veil. pris  
kr. 43.690 inkl. mva

## Kompaktovner



### H 7440 BPX pebe

- Håndtaksløs kompaktstekeovn i perfekt kombinerbar design med LED-belysning og pyrolyse.
- Stort tekstdisplay og sensortaster – DirectSensor-betjening
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr& PyroFit
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteiking eller overkoking – TasteControl
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Til steking, braisering og gratinering – verdikupong på en induksjonskompatibel stekeform
- HxBxD i mm 455,5x595x568



### H 7840 BPX grgr

- Håndtaksløs kompaktstekeovn i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Alltid oversikt over maten – kamera i ovnsrommet
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr& PyroFit
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteiking eller overkoking – TasteControl
- HxBxD i mm 455,5x595x568



### H 7840 BPX obsw

- Håndtaksløs kompaktstekeovn i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Alltid oversikt over maten – kamera i ovnsrommet
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr& PyroFit
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteiking eller overkoking – TasteControl
- HxBxD i mm 455,5x595x568

Pearlbeige M.-nr. 12619270

Veil. pris  
kr. 43.690 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 11130310

Veil. pris  
kr. 68.490 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11130300

Veil. pris  
kr. 68.490 inkl. mva

## Kompaktovner



### H 7840 BPX mb

- Håndtaksløs kompaktstekeovn i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Alltid oversikt over maten – kamera i ovnsrommet
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr& PyroFit
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteiking eller overkoking – TasteControl
- HxBxD i mm 455,5x595x568



### H 7840 BPX pebe

- Håndtaksløs kompaktstekeovn i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Alltid oversikt over maten – kamera i ovnsrommet
- Minimal rengjøringsinnsats – Pyrolyse-utstyr& PyroFit
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteiking eller overkoking – TasteControl
- HxBxD i mm 455,5x595x568

Matt sort M.-nr. 12317190

Veil. pris  
kr. 70.090 inkl. mva

Pearlbeige M.-nr. 12619400

Veil. pris  
kr. 70.090 inkl. mva

# STEKEOVNER MED MIKROBØLGE



## Kompaktovner med mikro




### H 7240 BM clst

- Kompaktstekeovn med mikrobølge i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.
- Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor S
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot måletHurtigmikro og Popcorn-tast
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



### H 7240 BM grgr

- Kompaktstekeovn med mikrobølge i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.
- Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor S
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot måletHurtigmikro og Popcorn-tast
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



### H 7240 BM obsw

- Kompaktstekeovn med mikrobølge i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.
- Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor S
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot måletHurtigmikro og Popcorn-tast
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1

CleanSteel M.-nr. 11129860

Veil. pris  
kr. 29.090 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 11129850

Veil. pris  
kr. 30.890 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11129840

Veil. pris  
kr. 30.890 inkl. mva

## Kompaktovner med mikro




### H 7440 BM clst

- Kompaktstekeovn med mikrobølge i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.
- Stort tekstdisplay og sensortaster – DirectSensor-betjening
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot måletHurtigmikro og Popcorn-tast
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



### H 7440 BM grgr

- Kompaktstekeovn med mikrobølge i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.
- Stort tekstdisplay og sensortaster – DirectSensor-betjening
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot måletHurtigmikro og Popcorn-tast
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



### H 7440 BM obsw

- Kompaktstekeovn med mikrobølge i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.
- Stort tekstdisplay og sensortaster – DirectSensor-betjening
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot måletHurtigmikro og Popcorn-tast
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1

CleanSteel M.-nr. 11129910

Veil. pris  
kr. 35.990 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 11129900

Veil. pris  
kr. 37.690 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11129890

Veil. pris  
kr. 37.690 inkl. mva

## Kompaktovner med mikro



### H 7440 BM pebe

- Kompaktstekeovn med mikrobølge i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.
- Stort tekstdisplay og sensortaster – DirectSensor-betjening
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot måletHurtigmikro og Popcorn-tast
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



### H 7440 BMX grgr

- Håndtaksløs kompaktstekeovn med mikrobølge i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.
- Stort tekstdisplay og sensortaster – DirectSensor-betjening
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot måletHurtigmikro og Popcorn-tast
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



### H 7440 BMX obsw

- Håndtaksløs kompaktstekeovn med mikrobølge i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.
- Stort tekstdisplay og sensortaster – DirectSensor-betjening
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot måletHurtigmikro og Popcorn-tast
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1

Pearlbeige M.-nr. 12821670

Veil. pris  
kr. 37.690 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 11129940

Veil. pris  
kr. 37.690 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11129930

Veil. pris  
kr. 37.690 inkl. mva

## Kompaktovner med mikro



### H 7440 BMX mb

- Håndtaksløs kompaktstekeovn med mikrobølge i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.
- Stort tekstdisplay og sensortaster – DirectSensor-betjening
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot måletHurtigmikro og Popcorn-tast
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



### H 7440 BMX pebe

- Håndtaksløs kompaktstekeovn med mikrobølge i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.
- Stort tekstdisplay og sensortaster – DirectSensor-betjening
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot måletHurtigmikro og Popcorn-tast
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



### H 7640 BM clst

- Kompaktstekeovn med mikrobølge i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og steketermometer.
- Touch-display med bevegelsessensorM Touch S + MotionReact
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot måletHurtigmikro og Popcorn-tast
- HxBxD i mm 455,5x595x562,0

Matt sort M.-nr. 12317170

Veil. pris  
kr. 39.390 inkl. mva

Pearlbeige M.-nr. 12619380

Veil. pris  
kr. 39.390 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11129980

Veil. pris  
kr. 41.990 inkl. mva

## Kompaktovner med mikro



### H 7640 BM obsw

- Kompaktstekeovn med mikrobølge i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og steketermometer.
- Touch-display med bevegelsessensor M Touch S + MotionReact
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot målet Hurtigmikro og Popcorn-tast
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



### H 7840 BM clst

- Kompaktstekeovn med mikrobølge i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og steketermometer.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot målet Hurtigmikro og Popcorn-tast
- HxBxD i mm 455,5x595x563,4



### H 7840 BM grgr

- Kompaktstekeovn med mikrobølge i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og steketermometer.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot målet Hurtigmikro og Popcorn-tast
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1

Obsidiansort M.-nr. 11129960

Veil. pris  
kr. 43.690 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11130020

Veil. pris  
kr. 49.590 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 11130010

Veil. pris  
kr. 51.390 inkl. mva

## Kompaktovner med mikro



### H 7840 BM obsv

- Kompaktstekeovn med mikrobølge i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og steketermometer.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot målet Hurtigmikro og Popcorn-tast
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



### H 7840 BMX grgr

- Håndtaksløs kompaktstekeovn med mikrobølge i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og steketermometer.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot målet Hurtigmikro og Popcorn-tast
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



### H 7840 BMX obsv

- Håndtaksløs kompaktstekeovn med mikrobølge i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og steketermometer.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot målet Hurtigmikro og Popcorn-tast
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1

Obsidiansort M.-nr. 11130000

Veil. pris  
kr. 51.390 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 11130050

Veil. pris  
kr. 51.390 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11130040

Veil. pris  
kr. 51.390 inkl. mva

## Kompaktovner med mikro



### H 7840 BMX mb

- Håndtaksløs kompaktstekeovn med mikrobølge i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og steketermometer.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot målet Hurtigmikro og Popcorn-tast
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



### H 7840 BMX pebe

- Håndtaksløs kompaktstekeovn med mikrobølge i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og steketermometer.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot målet Hurtigmikro og Popcorn-tast
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1

Matt sort M.-nr. 12317200

Veil. pris  
kr. 53.090 inkl. mva

Pearlbeige M.-nr. 12619410

Veil. pris  
kr. 53.090 inkl. mva

# DAMPOVNER

## RASKT OG ENKELT – OG MINDRE MATSVINN

Med Miele Mix & Match-funksjon blir det enklere enn noen gang å tilberede et sunt måltid. I Miele-appen kan du fra en lang liste med matvarer velge og kombinere opptil tre forskjellige råvarer som du ønsker å bruke i retten.

Legg all maten på en tallerken eller stekebrett og sett den i ovnen. Appen sørger for at alt kan tilberedes/varmes samtidig i ovnen, og at retten din er klar på mindre enn en halvtime – slutt å ta hensyn til forskjellige koketider og temperaturer.

Appen sender automatisk programinnstillingene til ovnen din, så det er bare å sette inn maten og lukke døren.

Gi restene nytt liv i nye retter, få inspirasjon med appen, og unngå en ekstra tur til butikken. Enklere blir det ikke!

## Dampovner med mikro



### DGM 7440 clst

- Dampovn med mikrobølge for sunn matlaging og raskere oppvarming med nettverk.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Jevne og raske resultater med mikrobølge – Quick & Gentle
- Hvert måltid blir garantert vellykket – Automatikprogrammer
- Kortere tilberedningstider ved å kombinere damp med mikrobølge
- HxBxD i mm 455x595x569



### DGM 7440 grgr

- Dampovn med mikrobølge for sunn matlaging og raskere oppvarming med nettverk.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Jevne og raske resultater med mikrobølge – Quick & Gentle
- Hvert måltid blir garantert vellykket – Automatikprogrammer
- Kortere tilberedningstider ved å kombinere damp med mikrobølge
- HxBxD i mm 455x595x569



### DGM 7440 obsw

- Dampovn med mikrobølge for sunn matlaging og raskere oppvarming med nettverk.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Jevne og raske resultater med mikrobølge – Quick & Gentle
- Hvert måltid blir garantert vellykket – Automatikprogrammer
- Kortere tilberedningstider ved å kombinere damp med mikrobølge
- HxBxD i mm 455x595x569

CleanSteel M.-nr. 11138050

Veil. pris  
kr. 40.190 inkl. mva


Grafitgrå M.-nr. 11138030

Veil. pris  
kr. 41.990 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11138000


Veil. pris  
kr. 41.990 inkl. mva

## Kombidampovner



### DGC 7440 HC PRO clst

- Kompakt dampovn for damptilberedning, baking, steking med nettverkstilkobling + HydroClean.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Behagelig betjening – vanntank bak selvåpnende betjeningspanel
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,4



### DGC 7440 HC PRO grgr

- Kompakt dampovn for damptilberedning, baking, steking med nettverkstilkobling + HydroClean.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Behagelig betjening – vanntank bak selvåpnende betjeningspanel
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



### DGC 7440 HC PRO obsw

- Kompakt dampovn for damptilberedning, baking, steking med nettverkstilkobling + HydroClean.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Behagelig betjening – vanntank bak selvåpnende betjeningspanel
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5

CleanSteel M.-nr. 12090820

Veil. pris  
kr. 42.790 inkl. mva


Grafitgrå M.-nr. 12090810

Veil. pris  
kr. 44.490 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12090800


Veil. pris  
kr. 44.490 inkl. mva

## Kombidampovner



### DGC 7440 HCX PRO grgr

- Håndtaksløs kompakt kombidampovn for damptilberedning, baking, steking med nettverkstilkobling + HydroClean.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Behagelig betjening – vanntank bak selvåpnende betjeningspanel
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



### DGC 7440 HC PRO pebe

- Kompakt dampovn for damptilberedning, baking, steking med nettverkstilkobling + HydroClean.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Behagelig betjening – vanntank bak selvåpnende betjeningspanel
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



### DGC 7440 HCX PRO obsw

- Håndtaksløs kompakt kombidampovn for damptilberedning, baking, steking med nettverkstilkobling + HydroClean.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Behagelig betjening – vanntank bak selvåpnende betjeningspanel
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5

Graffittgrå M.-nr. 12090880

Veil. pris  
kr. 44.490 inkl. mva


Pearlbeige M.-nr. 12872460

Veil. pris  
kr. 44.490 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12090840


Veil. pris  
kr. 44.490 inkl. mva

## Kombidampovner



### DGC 7440 HCX PRO mb

- Håndtaksløs kompakt kombidampovn for damp-tilberedning, baking, steking med nettverkstilkobling + HydroClean.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-damp-teknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Behagelig betjening – vanntank bak selvåpnende betjeningspanel
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



### DGC 7440 HCX PRO pebe

- Håndtaksløs kompakt kombidampovn for damp-tilberedning, baking, steking med nettverkstilkobling + HydroClean.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-damp-teknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Behagelig betjening – vanntank bak selvåpnende betjeningspanel
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



### DGC 7640 HC PRO clst

- Kompakt dampovn for damp-tilberedning, baking, steking med steketermometer + HydroClean.
- Touch-display med bevegelsessensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-damp-teknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,4

Matt sort M.-nr. 12317270

**Veil. pris**  
kr. 46.290 inkl. mva


Pearlbeige M.-nr. 12619730

**Veil. pris**  
kr. 46.290 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12091030


**Veil. pris**  
kr. 56.490 inkl. mva

## Kombidampovner



### DGC 7640 HC PRO obsw

- Kompakt dampovn for damptilberedning, baking, steking med steketermometer + HydroClean.
- Touch-display med bevegelsessensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



### DGC 7840 HC PRO clst

- Kompakt dampovn for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



### DGC 7840 HC PRO grgr

- Kompakt dampovn for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5

Obsidiansort M.-nr. 12091000

Veil. pris  
kr. 58.190 inkl. mva


CleanSteel M.-nr. 12091480

Veil. pris  
kr. 64.990 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 12091470


Veil. pris  
kr. 66.790 inkl. mva

## Kombidampovner



### DGC 7840 HC PRO obsw

- Kompakt dampovn for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.
- Stort touch-display med bevægelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



### DGC 7840 HCX PRO grgr

- Håndtaksløs kompakt kombidampovn for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.
- Stort touch-display med bevægelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



### DGC 7840 HCX PRO obsw

- Håndtaksløs kompakt kombidampovn for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.
- Stort touch-display med bevægelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5

Obsidiansort M.-nr. 12091440

Veil. pris  
kr. 66.790 inkl. mva


Grafitgrå M.-nr. 12091690

Veil. pris  
kr. 66.790 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12091680


Veil. pris  
kr. 66.790 inkl. mva

## Kombidampovner




### DGC 7840 HCX PRO mb

- Håndtaksløs kompakt kombidampovn for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



### DGC 7840 HCX PRO pebe

- Håndtaksløs kompakt kombidampovn for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



### DGC 7845 HC PRO obsw

- Kompakt kombidampovn med vann- og avløpstilkobling for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5

Matt sort M.-nr. 12317290

Veil. pris  
kr. 68.490 inkl. mva


Pearlbeige M.-nr. 12619750

Veil. pris  
kr. 68.490 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12091710


Veil. pris  
kr. 70.090 inkl. mva

## Kombidampovner




### DGC 7845 HCX PRO obsv

- Håndtaksløs kompakt kombidampovn med vann- og avløpstilkobling for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



### DGC 7845 HCX PRO mb

- Håndtaksløs kompakt kombidampovn med vann- og avløpstilkobling for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



### DGC 7845 HCX PRO pebe

- Håndtaksløs kompakt kombidampovn med vann- og avløpstilkobling for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5

Obsidiansort M.-nr. 12091760

**Veil. pris**  
kr. 70.090 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12317300

**Veil. pris**  
kr. 71.890 inkl. mva

Pearlbeige M.-nr. 12619760

**Veil. pris**  
kr. 71.890 inkl. mva

## Kombidampovner



**DGC 7250 clst**

- Kombidampovn for nettverkstilkoblet damptilberedning, baking og steking samt TasteControl.
- Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor S
- Fremragende resultater – MonoSteam-dampteknologi
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Sikrer at maten ikke blir overstekt – TasteControl
- Lett rengjøring – PerfectClean-utstyr
- Til steking, braisering og gratinering – verdikupong på en induksjonskompatibel stekeform
- HxBxD i mm 596x595x568



**DGC 7250 grgr**

- Kombidampovn for nettverkstilkoblet damptilberedning, baking og steking samt TasteControl.
- Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor S
- Fremragende resultater – MonoSteam-dampteknologi
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Sikrer at maten ikke blir overstekt – TasteControl
- Lett rengjøring – PerfectClean-utstyr
- Til steking, braisering og gratinering – verdikupong på en induksjonskompatibel stekeform
- HxBxD i mm 596x595x568



**DGC 7250 obsw**

- Kombidampovn for nettverkstilkoblet damptilberedning, baking og steking samt TasteControl.
- Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor S
- Fremragende resultater – MonoSteam-dampteknologi
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Sikrer at maten ikke blir overstekt – TasteControl
- Lett rengjøring – PerfectClean-utstyr
- Til steking, braisering og gratinering – verdikupong på en induksjonskompatibel stekeform
- HxBxD i mm 596x595x568

CleanSteel M.-nr. 12090620

Veil. pris  
kr. 29.090 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 12090610

Veil. pris  
kr. 30.890 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12090600

Veil. pris  
kr. 30.890 inkl. mva

## Kombidampovner



### DGC 7450 clst

- Kombidampovn for nettv.tilkoblet dampkoking, baking og steking samt TasteControl og LED-lys.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Fremragende resultater – MonoSteam-dampsteknologi
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Sikrer at maten ikke blir overstekt – TasteControl
- Lett rengjøring – PerfectClean-utstyr
- HxBxD i mm 596x595x567



### DGC 7450 grgr

- Kombidampovn for nettv.tilkoblet dampkoking, baking og steking samt TasteControl og LED-lys.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Fremragende resultater – MonoSteam-dampsteknologi
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Sikrer at maten ikke blir overstekt – TasteControl
- Lett rengjøring – PerfectClean-utstyr
- HxBxD i mm 596x595x568



### DGC 7450 obsw

- Kombidampovn for nettv.tilkoblet dampkoking, baking og steking samt TasteControl og LED-lys.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Fremragende resultater – MonoSteam-dampsteknologi
- Spesielt lett deig og pent brunet skorpe – KlimaPluss
- Sikrer at maten ikke blir overstekt – TasteControl
- Lett rengjøring – PerfectClean-utstyr
- HxBxD i mm 596x595x568

CleanSteel M.-nr. 11814340

**Veil. pris**  
kr. 34.290 inkl. mva

Grafittgrå M.-nr. 11814330

**Veil. pris**  
kr. 35.990 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11814320

**Veil. pris**  
kr. 35.990 inkl. mva

## Kombidampovner



### DGC 7460 HC PRO clst

- Kombidampovn for damptilberedning, baking, steking med nettverkstilkobling + HydroClean.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Behagelig betjening – vanntank bak selvåpnende betjeningspanel
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 596x595x566



### DGC 7460 HC PRO grgr

- Kombidampovn for damptilberedning, baking, steking med nettverkstilkobling + HydroClean.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Behagelig betjening – vanntank bak selvåpnende betjeningspanel
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 596x595x567



### DGC 7460 HC PRO obsw

- Kombidampovn for damptilberedning, baking, steking med nettverkstilkobling + HydroClean.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Behagelig betjening – vanntank bak selvåpnende betjeningspanel
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 596x595x567

CleanSteel M.-nr. 12090920

Veil. pris  
kr. 51.390 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 12090910

Veil. pris  
kr. 53.890 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12090900

Veil. pris  
kr. 53.890 inkl. mva

## Kombidampovner



### DGC 7460 HC PRO pebe

- Kombidampovn for damptilberedning, baking, steking med nettverkstilkobling + HydroClean.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Behagelig betjening – vanntank bak selvåpnende betjeningspanel
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 596x595x567



### DGC 7460 HCX PRO grgr

- Håndtaksløs kombidampovn for damptilberedning, baking, steking med nettverkstilkobling + HydroClean.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Behagelig betjening – vanntank bak selvåpnende betjeningspanel
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 596x595x567



### DGC 7460 HCX PRO obsw

- Håndtaksløs kombidampovn for damptilberedning, baking, steking med nettverkstilkobling + HydroClean.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Behagelig betjening – vanntank bak selvåpnende betjeningspanel
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 596x595x567

Pearlbeige M.-nr. 12872470

Veil. pris  
kr. 53.890 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 12090960

Veil. pris  
kr. 53.890 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12090950


Veil. pris  
kr. 53.890 inkl. mva

## Kombidampovner



### DGC 7460 HCX PRO mb

- Håndtaksløs kombidampovn for damptilberedning, baking, steking med nettverkstilkobling + HydroClean.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Behagelig betjening – vanntank bak selvåpnende betjeningspanel
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 596x595x567



### DGC 7460 HCX PRO pebe

- Håndtaksløs kombidampovn for damptilberedning, baking, steking med nettverkstilkobling + HydroClean.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Behagelig betjening – vanntank bak selvåpnende betjeningspanel
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 596x595x567



### DGC 7660 HC PRO clst

- Kombidampovn for damptilberedning, baking, steking med steketermometer + HydroClean.
- Touch-display med bevegelsessensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 596x595x567

Matt sort M.-nr. 12317280

Veil. pris  
kr. 55.590 inkl. mva

Pearlbeige M.-nr. 12619740

Veil. pris  
kr. 55.590 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12091260

Veil. pris  
kr. 67.590 inkl. mva

## Kombidampovner



**DGC 7660 HC PRO obsw**

- Kombidampovn for dampptilberedning, baking, steking med steketermometer + HydroClean.
- Touch-display med bevægelsessensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-dampsteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 596x595x567



**DGC 7860 HC PRO clst**

- Kombidampovn for dampptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.
- Stort touch-display med bevægelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-dampsteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 596x595x567



**DGC 7860 HC PRO grgr**

- Kombidampovn for dampptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.
- Stort touch-display med bevægelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-dampsteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 596x595x567

Obsidiansort M.-nr. 12091180

Veil. pris  
kr. 70.090 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12091820

Veil. pris  
kr. 78.690 inkl. mva

Gråfittgrå M.-nr. 12091810

Veil. pris  
kr. 81.190 inkl. mva

## Kombidampovner



### DGC 7860 HC PRO obsv

- Kombidampovn for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 596x595x567



### DGC 7860 HCX PRO grgr

- Håndtaksløs kombidampovn for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 596x595x567



### DGC 7860 HCX PRO obsv

- Håndtaksløs kombidampovn for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 596x595x567

Obsidiansort M.-nr. 12091800

Veil. pris  
kr. 81.190 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 12091870

Veil. pris  
kr. 81.190 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12091860


Veil. pris  
kr. 81.190 inkl. mva

## Kombidampovner



**DGC 7860 HCX PRO mb**

- Håndtaksløs kombidampovn for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 596x595x567



**DGC 7860 HCX PRO pebe**

- Håndtaksløs kombidampovn for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 596x595x567



**DGC 7865 HC PRO obsw**

- Kombidampovn med vann- og avløpstilkobling for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 596x595x567

Matt sort M.-nr. 12317310

**Veil. pris**  
kr. 82.990 inkl. mva

Pearlbeige M.-nr. 12619770

**Veil. pris**  
kr. 82.990 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12091910

**Veil. pris**  
kr. 84.690 inkl. mva

## Kombidampovner




**DGC 7865 HCX PRO obsv**

- Håndtaksløs kombidampovn med vann- og avløpstilkobling for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 596x595x567



**DGC 7865 HCX PRO mb**

- Håndtaksløs kombidampovn med vann- og avløpstilkobling for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 596x595x567



**DGC 7865 HCX PRO pebe**

- Håndtaksløs kombidampovn med vann- og avløpstilkobling for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.
- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-dampteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål
- HxBxD i mm 596x595x567

Obsidiansort M.-nr. 12091970

Veil. pris  
kr. 84.690 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12317320

Veil. pris  
kr. 86.290 inkl. mva

Pearlbeige M.-nr. 12619780

Veil. pris  
kr. 86.290 inkl. mva

**Miele**

# VELKOMMEN TIL MIELE CLUB

Har du kjøpt et eller flere Miele produkter, tilbyr vi deg et medlemskap i Miele Club.

Som klubbmedlem mottar du eksklusive tilbud og verdikuponger som kun kan oppnås via medlemskap i Miele Club. Det er helt gratis og uten forpliktelser for deg som medlem.

Meld deg inn i Miele Club på [miele.no/club](https://miele.no/club) og motta eksklusive tilbud, verdikuponger og ytelser, så snart dine Miele produkter er registrert.



Gratulerer  
med dagen!



**Miele**

# MIKROBØLGEOVNER



## AUTOMATIKKPROGRAMMER

Komfortabelt og avslappet: Automatikkprogrammene tar over tilberedningen for deg. Du velger bare ønsket program og stiller f.eks. inn vekten på maten. Passende effekt og tilberedningstid registrerer ovnen automatisk.



## HURTIGMIKRO

Full kraft med ett tastetrykk: Med denne funksjonen får du raskt tilgang til høyeste mikrobølgeeffekt. Trykk 1, 2 eller 3 ganger for å bruke ovnen i 30, 60 eller 120 sekunder. Deretter slår den seg av automatisk.



## POPCORN-FUNKSJON

Hva er vel en god film uten popcorn? Med vårt automatikkprogram for tilberedning av popcorn kan du med ett lite tastetrykk trylle frem deilig popcorn hjemme. Tider og effekt er tilpasset de mest populære posestørrelsene på 100 g. Liker du det heller sprøtt? Tidene kan tilpasses individuelt etter smak og behag.

## Mikrobølgeovner




### M 2224 obsw

- Mikrobølgeovn for innbygging med liggende sensorbetjening på siden, for komfortabel håndtering.
- 7-segment-display med sensorbetjening – EasySensor
- Optimal og jevn brenning – integrert quartzgrill
- Perfekt tining og tilberedning – Automatikprogrammer
- Maten forblir god – Varmholdingsautomatikk
- Perfekt og energisparende belysning LED-belysning
- HxBxD i mm 372x495x310



### M 2230 obsw

- Mikrobølgeovn for innbygging med liggende sensorbetjening på siden, for komfortabel håndtering.
- 7-segment-display med sensorbetjening – EasySensor
- Perfekt tining og tilberedning – Automatikprogrammer
- Maten forblir god – Varmholdingsautomatikk
- Perfekt og energisparende belysning LED-belysning
- HxBxD i mm 372x595x310



### M 2234 obsw

- Mikrobølgeovn for innbygging med liggende sensorbetjening på siden, for komfortabel håndtering.
- 7-segment-display med sensorbetjening – EasySensor
- Optimal og jevn brenning – integrert quartzgrill
- Perfekt tining og tilberedning – Automatikprogrammer
- Maten forblir god – Varmholdingsautomatikk
- Perfekt og energisparende belysning LED-belysning
- HxBxD i mm 372x595x310

Obsidiansort M.-nr. 11100520

**Veil. pris**  
kr. 15.490 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11100540

**Veil. pris**  
kr. 14.590 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11100560

**Veil. pris**  
kr. 16.390 inkl. mva

## Mikrobølgeovner



### M 2234 brsw

- Mikrobølgeovn for innbygging med liggende sensorbetjening på siden, for komfortabel håndtering.
- 7-segment-display med sensorbetjening – EasySensor
- Optimal og jevn brenning – integrert quartzgrill
- Perfekt tining og tilberedning – Automatikkprogrammer
- Maten forblir god – Varmholdingsautomatikk
- Perfekt og energisparende belysning LED-belysning
- HxBxD i mm 372x595x310



### M 2240 obsw

- Mikrobølgeovn for innbygging med liggende sensorbetjening på siden, for komfortabel håndtering.
- 7-segment-display med sensorbetjening – EasySensor
- Perfekt tining og tilberedning – Automatikkprogrammer
- Maten forblir god – Varmholdingsautomatikk
- Kompakt – 26 l ovnsromvolum
- HxBxD i mm 452x595x401



### M 7240 clst

- Mikrobølgeovn for innbygging i perfekt kombinerbart design med betjening fra oversiden.
- Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor S
- Perfekt tining og tilberedning – Automatikkprogrammer
- God plass 46 l ovnsromvolum og 40 cm dreietallerken
- Ekstra effektiv mikrobølge – 900 W
- Med et tastetrykk mot målet – Popcorn-tast
- HxBxD i mm 455,5x595x560

Brilliant hvit M.-nr. 11100550

**Veil. pris**  
kr. 16.390 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11100570

**Veil. pris**  
kr. 17.190 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11100590

**Veil. pris**  
kr. 20.590 inkl. mva

## Mikrobølgeovner



### M 7244 obsw

- Mikrobølgeovn for innbygging i perfekt kombinerbart design med betjening fra oversiden.
- Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor S
- Optimal og jevn brenning – integrert quartzgrill
- Perfekt tining og tilberedning – Automatikkprogrammer
- God plass 46 l ovnsromvolum og 40 cm dreietallerken
- Med et tastetrykk mot målet – Popcorn-tast
- HxBxD i mm 455,5x595x560



### M 7244 clst

- Mikrobølgeovn for innbygging i perfekt kombinerbart design med betjening fra oversiden.
- Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor S
- Optimal og jevn brenning – integrert quartzgrill
- Perfekt tining og tilberedning – Automatikkprogrammer
- God plass 46 l ovnsromvolum og 40 cm dreietallerken
- Med et tastetrykk mot målet – Popcorn-tast
- HxBxD i mm 455,5x595x560



### M 7244 grgr

- Mikrobølgeovn for innbygging i perfekt kombinerbart design med betjening fra oversiden.
- Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor S
- Optimal og jevn brenning – integrert quartzgrill
- Perfekt tining og tilberedning – Automatikkprogrammer
- God plass 46 l ovnsromvolum og 40 cm dreietallerken
- Med et tastetrykk mot målet – Popcorn-tast
- HxBxD i mm 455,5x595x560

Obsidiansort M.-nr. 11100610

**Veil. pris**  
kr. 26.590 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11100630

**Veil. pris**  
kr. 23.990 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 11100620

**Veil. pris**  
kr. 26.590 inkl. mva

# KAFFEMASKINER

## ÉTT TRYKK

Ønsker du dobbelt mengde espresso? Trykk på symbolet for DoubleShot, og nyt en fylldig og bløt kaffearoma uten bitter ettersmak. Perfekt i f.eks. cappuccino eller Flat White.

Vil du brygge to kopper samtidig? Trykk på OneTouch for Two, og nyt en drikk i selskap med andre. Ønsker du en hel kanne på én gang, er det også lett med kannefunksjonen.

## MIELE-APP

Betjen kaffemaskinen din fra avstand. Med Miele-Appen kan du enkelt starte en brygging og endre innstillingene for drikken. Appen forteller deg, hvis du f.eks. skal fylle på vann eller tomme dryppskålen.

Du kan også følge med på når maskinen skal avkalkes og rengjøres. Hvis du mangler rengjøringsprodukter til din kaffemaskin, eller er gått tom for kaffebønner, kan du enkelt bestille flere direkte via appen.

## BEHAGELIG RENGJØRING

Bruk tiden din på andre ting enn rengjøring – kaffemaskiner med AutoDescal og AutoClean har et helautomatisk rengjørings- og avkalkingssystem. Det gode vedlikeholdet og den høye hygienen gir deg velsmakende kaffe hver gang og sikrer den beste holdbarheten på kaffemaskinen.

\*registrerer koppens høyde og tilpasser automatisk plasseringen av kaffedysen, dermed unngår du sprut og søl på kaffemaskinen og oppnår perfekt crema på drikken din. Med ComfortClean kan mange av delene på kaffemaskinen rengjøres i oppvaskmaskinen.

## Integrerte kaffemaskiner



### CVA 7440 clst

- Kaffemaskin for innbygging i kombinerbar design med patentert CupSensor for optimal kaffenytelse.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekt posisjonert: Takket være den patenterte CupSensors
- To kopper med ett tastetrykk – OneTouch for Two
- Alltid ferskmalt – AromaticSystemFresh
- Komfortabel oppvertning – For større mengder – Kannefunksjon
- HxBxD i mm 455x595x475



### CVA 7440 grgr

- Kaffemaskin for innbygging i kombinerbar design med patentert CupSensor for optimal kaffenytelse.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekt posisjonert: Takket være den patenterte CupSensors
- To kopper med ett tastetrykk – OneTouch for Two
- Alltid ferskmalt – AromaticSystemFresh
- Komfortabel oppvertning – For større mengder – Kannefunksjon
- HxBxD i mm 455x595x475



### CVA 7440 obsw

- Kaffemaskin for innbygging i kombinerbar design med patentert CupSensor for optimal kaffenytelse.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekt posisjonert: Takket være den patenterte CupSensors
- To kopper med ett tastetrykk – OneTouch for Two
- Alltid ferskmalt – AromaticSystemFresh
- Komfortabel oppvertning – For større mengder – Kannefunksjon
- HxBxD i mm 455x595x475

CleanSteel M.-nr. 11165880

**Veil. pris**  
kr. 48.790 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 11165870

**Veil. pris**  
kr. 50.490 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11165860

**Veil. pris**  
kr. 50.490 inkl. mva

## Integrerte kaffemaskiner



### CVA 7440 mb

- Kaffemaskin for innbygging i kombinerbar design med patentert CupSensor for optimal kaffenytelse.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekt posisjonert: Takket være den patenterte CupSensors
- Alltid ferskmalt – AromaticSystemFresh
- Komfortabel oppvertning – For større mengder – Kannefunksjon
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- HxBxD i mm 455x595x475



### CVA 7440 pebe

- Kaffemaskin for innbygging i kombinerbar design med patentert CupSensor for optimal kaffenytelse.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekt posisjonert: Takket være den patenterte CupSensors
- To kopper med ett tastetrykk – OneTouch for Two
- Alltid ferskmalt – AromaticSystemFresh
- Komfortabel oppvertning – For større mengder – Kannefunksjon
- HxBxD i mm 455x595x475



### CVA 7445 clst

- Kaffemaskin for innbygging med DirectWater i kombinerbar design med patentert CupSensor for optimal kaffenytelse.
- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekt posisjonert: Takket være den patenterte CupSensors
- To kopper med ett tastetrykk – OneTouch for Two
- Alltid ferskmalt – AromaticSystemFresh
- Komfortabel oppvertning – For større mengder – Kannefunksjon
- HxBxD i mm 455x595x475

Matt sort M.-nr. 12388590

Veil. pris  
kr. 52.190 inkl. mva


Pearlbeige M.-nr. 12637230

Veil. pris  
kr. 52.190 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11165890


Veil. pris  
kr. 52.190 inkl. mva

## Integrerte kaffemaskiner




### CVA 7840 clst

- Kaffemaskin for innbygging i kombinerbart design med CoffeeSelect og AutoDescaler for å oppfylle høye krav.
- Stort touchdisplay med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Individuell kaffe – med tre bønnebeholdere – CoffeeSelect
- Best pleie – helt automatisk med AutoDescaler og AutoClean
- Perfekt posisjonert: Takket være den patenterte CupSensors
- To kopper med ett tastetrykk – OneTouch for Two
- HxBxD i mm 455x595x475



### CVA 7845 clst

- Kaffemaskin for innbygging med DirectWater i kombinerbart design med CoffeeSelect og AutoDescaler for å oppfylle høye krav.
- Stort touchdisplay med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Individuell kaffe – med tre bønnebeholdere – CoffeeSelect
- Best pleie – helt automatisk med AutoDescaler og AutoClean
- Perfekt posisjonert: Takket være den patenterte CupSensors
- To kopper med ett tastetrykk – OneTouch for Two
- HxBxD i mm 455x595x475



### CVA 7845 grgr

- Kaffemaskin for innbygging med DirectWater i kombinerbart design med CoffeeSelect og AutoDescaler for å oppfylle høye krav.
- Stort touchdisplay med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Individuell kaffe – med tre bønnebeholdere – CoffeeSelect
- Best pleie – helt automatisk med AutoDescaler og AutoClean
- Perfekt posisjonert: Takket være den patenterte CupSensors
- To kopper med ett tastetrykk – OneTouch for Two
- HxBxD i mm 455x595x475

CleanSteel M.-nr. 11165900

**Veil. pris**  
kr. 64.990 inkl. mva


CleanSteel M.-nr. 11166010

**Veil. pris**  
kr. 69.290 inkl. mva

Grafittgrå M.-nr. 11165990


**Veil. pris**  
kr. 70.990 inkl. mva

## Integrerte kaffemaskiner




### CVA 7845 obsw

- Kaffemaskin for innbygging med DirectWater i kombinerbart design med CoffeeSelect og AutoDescale for å oppfylle høye krav.
- Stort touchdisplay med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Individuell kaffe – med tre bønnebeholdere – CoffeeSelect
- Best pleie – helt automatisk med AutoDescale og AutoClean
- Perfekt posisjonert: Takket være den patenterte CupSensors
- To kopper med ett tastetrykk – OneTouch for Two
- HxBxD i mm 455x595x475



### CVA 7845 mb

- Kaffemaskin for innbygging med DirectWater i kombinerbart design med CoffeeSelect og AutoDescale for å oppfylle høye krav.
- Stort touchdisplay med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Individuell kaffe – med tre bønnebeholdere – CoffeeSelect
- Best pleie – helt automatisk med AutoDescale og AutoClean
- Perfekt posisjonert: Takket være den patenterte CupSensors
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- HxBxD i mm 455x595x475



### CVA 7845 pebe

- Kaffemaskin for innbygging med DirectWater i kombinerbart design med CoffeeSelect og AutoDescale for å oppfylle høye krav.
- Stort touchdisplay med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Individuell kaffe – med tre bønnebeholdere – CoffeeSelect
- Best pleie – helt automatisk med AutoDescale og AutoClean
- Perfekt posisjonert: Takket være den patenterte CupSensors
- To kopper med ett tastetrykk – OneTouch for Two
- HxBxD i mm 455x595x475

Obsidiansort M.-nr. 11165970

Veil. pris  
kr. 70.990 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12388600

Veil. pris  
kr. 72.790 inkl. mva

Pearlbeige M.-nr. 12637240

Veil. pris  
kr. 72.790 inkl. mva

# GOURMET-VARMESKUFFER OG VAKUUMERINGSSKUFFER

## PERFEKT TIMING OG SERVERING

Har du brukt flere timer på en god middag, men skal ikke servere den med det samme? Bruk Gourmet-varmeskuffen til varmholding av mat, og server maten når det passer deg.

Server maten på en lun tallerken, eller nyt kaffen/teen i en forvarmet kopp. Gourmet-varmeskuffen kan også brukes som servise- og koppvarmer. Miele Gourmet-varmeskuffer kan kobles til Miele kaffemaskiner, så du alltid har en varm kopp til drikken din.

## EKSTRAORDINÆR SMAKSOPPLEVELSE

Miele vakuumeringsskuffer er perfekte til marinering og forberedelse til sous-vide. Ved vakuumpakking forsterkes marinadens smak, idet krydder og urter viker direkte og konsentrert på maten.


Alternativt kan du oppnå mørt og saftig kjøtt ved å langtidssteke det ved lav temperatur i en Miele Gourmet-varmeskuff.

## UNNGÅ MATSVINN

Bruk vakuumeringsskuffen til å pakke inn matvarene optimalt på nytt, eller forleng holdbarheten på matvarene ved å dele maten i mindre porsjoner.

Med en Miele vakuumeringsskuff kan du vakuumpakke matvarene dine i gjenbrukbare beholdere og dermed redusere bruken av plast.

## Gourmet varmeskuffer



### ESW 7010 grgr

- Gourmet-varmeskuff uten håndtak i 14 cm høyde for forvarming av servise, for varmeholding av mat og langtidstilberedning.
- Den ultimate nytelsen – langtidstilberedning
- Alltid riktig temperatur – fire funksjoner
- Komfortabelt og enkelt – Touch-betjening
- Enkel åpning av skuffen – Push2open
- Sikker er sikkertimer-funksjon med automatisk utkobling
- HxBxD i mm 141x595x570



### ESW 7010 obsw

- Gourmet-varmeskuff uten håndtak i 14 cm høyde for forvarming av servise, for varmeholding av mat og langtidstilberedning.
- Den ultimate nytelsen – langtidstilberedning
- Alltid riktig temperatur – fire funksjoner
- Komfortabelt og enkelt – Touch-betjening
- Enkel åpning av skuffen – Push2open
- Sikker er sikkertimer-funksjon med automatisk utkobling
- HxBxD i mm 141x595x570



### ESW 7010 mb

- Gourmet-varmeskuff uten håndtak i 14 cm høyde for forvarming av servise, for varmeholding av mat og langtidstilberedning.
- Den ultimate nytelsen – langtidstilberedning
- Alltid riktig temperatur – fire funksjoner
- Komfortabelt og enkelt – Touch-betjening
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Sikker er sikkertimer-funksjon med automatisk utkobling
- HxBxD i mm 141x595x570

Gråfittgrå M.-nr. 11100200

Veil. pris  
kr. 17.990 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11100190

Veil. pris  
kr. 17.990 inkl. mva

Brillanthvit M.-nr. 12317440

Veil. pris  
kr. 18.890 inkl. mva

## Gourmet varmeskuffer



### ESW 7010 pebe

- Gourmet-varmeskuff uten håndtak i 14 cm høyde for forvarming av servise, for varmeholding av mat og langtidstilberedning.
- Den ultimate nytelsen – langtidstilberedning
- Alltid riktig temperatur – fire funksjoner
- Komfortabelt og enkelt – Touch-betjening
- Enkel åpning av skuffen – Push2open
- Sikker er sikkertimer-funksjon med automatisk utkobling
- HxBxD i mm 141x595x570



### ESW 7020 obsw

- Gourmet-varmeskuff uten håndtak i 29 cm høyde for forvarming av servise, for varmeholding av mat og langtidstilberedning.
- Den ultimate nytelsen – langtidstilberedning
- Alltid riktig temperatur – fire funksjoner
- Komfortabelt og enkelt – Touch-betjening
- Enkel åpning av skuffen – Push2open
- Sikker er sikkertimer-funksjon med automatisk utkobling
- HxBxD i mm 289x595x570



### ESW 7020 mb

- Gourmet-varmeskuff uten håndtak i 29 cm høyde for forvarming av servise, for varmeholding av mat og langtidstilberedning.
- Den ultimate nytelsen – langtidstilberedning
- Alltid riktig temperatur – fire funksjoner
- Komfortabelt og enkelt – Touch-betjening
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Sikker er sikkertimer-funksjon med automatisk utkobling
- HxBxD i mm 289x595x570

Pearlbeige M.-nr. 12619870

Veil. pris  
kr. 18.890 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11100220

Veil. pris  
kr. 19.690 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12317450

Veil. pris  
kr. 20.590 inkl. mva

## Gourmet varmeskuffer



### ESW 7020 pebe

- Gourmet-varmeskuff uten håndtak i 29 cm høyde for forvarming av servise, for varmeholding av mat og langtidstilberedning.
- Den ultimate nytelsen – langtidstilberedning
- Alltid riktig temperatur – fire funksjoner
- Komfortabelt og enkelt – Touch-betjening
- Enkel åpning av skuffen – Push2open
- Sikker er sikkertimer-funksjon med automatisk utkobling
- HxBxD i mm 289x595x570



### ESW 7030 obsw

- Gourmet-varmeskuff uten håndtak i 32 cm høyde for nisjer på 90 cm for forvarming av servise, for varmeholding av mat og langtidstilberedning.
- Den ultimate nytelsen – langtidstilberedning
- Alltid riktig temperatur – fire funksjoner
- Komfortabelt og enkelt – Touch-betjening
- Enkel åpning av skuffen – Push2open
- Sikker er sikkertimer-funksjon med automatisk utkobling
- HxBxD i mm 317x595x570



### ESW 7030 pebe

- Gourmet-varmeskuff uten håndtak i 32 cm høyde for nisjer på 90 cm for forvarming av servise, for varmeholding av mat og langtidstilberedning.
- Den ultimate nytelsen – langtidstilberedning
- Alltid riktig temperatur – fire funksjoner
- Komfortabelt og enkelt – Touch-betjening
- Enkel åpning av skuffen – Push2open
- Sikker er sikkertimer-funksjon med automatisk utkobling
- HxBxD i mm 317x595x570

Pearlbeige M.-nr. 12619880

Veil. pris  
kr. 20.590 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11318170

Veil. pris  
kr. 20.590 inkl. mva

Pearlbeige M.-nr. 12872330

Veil. pris  
kr. 20.590 inkl. mva

## Gourmet vakuumeringsskuffer



### EVS 7010 obsw

- Håndtaksløs vakuumeringsskuff for innbygging i 14 cm høyde for profesjonell vakuumering av matvarer.
- Lenger holdbarhet – lagring og porsjonering av matvarer
- Intense smaksopplevelser – marinering av matvarer
- Forberede matvarer for tilberedning med sous-vide
- Enkel håndteringtouch-betjening og fulluttrekk
- Enkel åpning av skuffen – Push2open
- HxBxD i mm 141x595x570



### EVS 7010 mb

- Håndtaksløs vakuumeringsskuff for innbygging i 14 cm høyde for profesjonell vakuumering av matvarer.
- Lenger holdbarhet – lagring og porsjonering av matvarer
- Intense smaksopplevelser – marinering av matvarer
- Forberede matvarer for tilberedning med sous-vide
- Enkel håndteringtouch-betjening og fulluttrekk
- Enkel åpning av skuffen – Push2open
- HxBxD i mm 141x595x570



### EVS 7010 pebe

- Håndtaksløs vakuumeringsskuff for innbygging i 14 cm høyde for profesjonell vakuumering av matvarer.
- Lenger holdbarhet – lagring og porsjonering av matvarer
- Intense smaksopplevelser – marinering av matvarer
- Forberede matvarer for tilberedning med sous-vide
- Enkel håndteringtouch-betjening og fulluttrekk
- Enkel åpning av skuffen – Push2open
- HxBxD i mm 141x595x570

Obsidiansort M.-nr. 11100400

**Veil. pris**  
kr. 41.990 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12317600

**Veil. pris**  
kr. 42.790 inkl. mva

Pearlbeige M.-nr. 12619920

**Veil. pris**  
kr. 42.790 inkl. mva

**Miele**

# PLATETOPPER MED INTEGRERT VENTILATOR



Two in One KMDA 7676 FL

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

## Two In One platetopper



### KMDA 7272-1 FR

- Induksjonstopp med integrert ventilator 806 mm | Utluftningsdrift og omluft | SilenceMotor | Separate kokesoner
- Den mest støysvake TwoInOne fra Miele – Silence-motor
- Mye plass – 4 runde kokesoner
- Automatisk regulering av viftetrinn – Con@ctivity
- Kompakt styring via tallrekke – ComfortSelect Plus
- Fleksibel installasjon – Plug & Play, omluft med kanalsystem eller utluftning
- HxBxD i mm 194x806x526
- Utskjæringsmål BxD i mm 780x500



### KMDA 7272-1 FL

- Induksjonstopp med integrert ventilator 806 mm | Utluftningsdrift og omluft | SilenceMotor | Separate kokesoner
- Den mest støysvake TwoInOne fra Miele – Silence-motor
- Mye plass – 4 runde kokesoner
- Automatisk regulering av viftetrinn – Con@ctivity
- Kompakt styring via tallrekke – ComfortSelect Plus
- Fleksibel installasjon – Plug & Play, omluft med kanalsystem eller utluftning
- HxBxD i mm 200x806x526
- Utskjæringsmål BxD i mm 780x500



### KMDA 7473-1 FR

- Induksjonstopp med integrert ventilator 806 mm | Utluftningsdrift og omluft | SilenceMotor | Flex kokeområde
- Den mest støysvake TwoInOne fra Miele – Silence-motor
- Mye plass – 4 store kokesoner inkl. 2 Flex-områder
- Automatisk regulering av viftetrinn – Con@ctivity
- Kompakt styring via tallrekke – ComfortSelect Plus
- Fleksibel installasjon – Plug & Play, omluft med kanalsystem eller utluftning
- HxBxD i mm 194x806x526
- Utskjæringsmål BxD i mm 780x500

Rustfritt stål M.-nr. 12970700

Veil. pris  
kr. 45.390 inkl. mva

Sort M.-nr. 12970710

Veil. pris  
kr. 45.390 inkl. mva

M.-nr. 12970720

Veil. pris  
kr. 48.790 inkl. mva

## Two In One platetopper



### KMDA 7473-1 FL

- Induksjonstopp med integrert ventilator 800 mm | Utluftningsdrift og omluft | SilenceMotor | Flex kokeområde
- Den mest støysvake TwoInOne fra Miele – Silence-motor
- Mye plass – 4 store kokesoner inkl. 2 Flex-områder
- Automatisk regulering av viftetrinn – Con@ctivity
- Kompakt styring via tallrekke – ComfortSelect Plus
- Fleksibel installasjon – Plug & Play, omluft med kanalsystem eller utluftning
- HxBxD i mm 200x800x520
- Utskjæringsmål BxD i mm 780x500



### KMDA 7676-1 FL

- Induksjonstopp med integrert ventilator 800 mm | Utluftningsdrift og omluft | SilenceMotor | PowerFlex XL kokeområde
- Den mest støysvake TwoInOne fra Miele – Silence-motor
- Helsort design for et elegant utseende
- Mye plass – 4 store kokesoner inkl. 2 PowerFlex XL-områder
- Automatisk regulering av viftetrinn – Con@ctivity
- Fleksibel installasjon – Plug & Play, omluft med kanalsystem eller utluftning
- HxBxD i mm 238x800x520
- Utskjæringsmål BxD i mm 780x500



### KMDA 7876-1 FL

- Induksjonstopp med integrert ventilator 800 mm | Utluftningsdrift og omluft | SilenceMotor | PowerFlex XL kokeområde | MattFinish
- Den mest støysvake TwoInOne fra Miele – Silence-motor
- Pen overflate for en unik kjøkkendesign – MattFinish
- Mye plass – 4 store kokesoner inkl. 2 PowerFlex XL-områder
- Tilkobling med Con@ctivity og Miele@home
- Fleksibel installasjon – Plug & Play, omluft med kanalsystem eller utluftning
- HxBxD i mm 238x800x520
- Utskjæringsmål BxD i mm 780x500

M.-nr. 12970730

Veil. pris  
kr. 48.790 inkl. mva

M.-nr. 12970740

Veil. pris  
kr. 56.490 inkl. mva

Matt sort


M.-nr. 12970750

Veil. pris  
kr. 63.290 inkl. mva

| DFKS-R: STANDARDSETT BASIS |           |          |        |           |    |
|----------------------------|-----------|----------|--------|-----------|----|
| Antall                     | Type      |          | Antall | Type      |    |
| 1                          | DFK-R1000 | 2A<br>2B | 1      | DFK-BH 90 | 4B |
| 1                          | DFK-AK 90 | 1A<br>1B | 1      | DFK-DB    |    |
| 1                          | DFK-BV 90 | 3B       |        |           |    |

SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 12226740


Pris 2.309,-










| DFKS-AR: STANDARDSETT FOR UTLUFT |           |             |       |           |             |
|----------------------------------|-----------|-------------|-------|-----------|-------------|
| Antal                            | Type      |             | Antal | Type      |             |
| 2                                | DFK-R1000 | 2A 2B<br>2C | 1     | DFK-A     | 4A<br>4C    |
| 2                                | DFK-AK 90 | 1A 1B<br>1C | 1     | DFK-DB    |             |
| 1                                | DFK-BH 90 | 3A<br>3C    | 1     | DMK 150-1 | 5A 3B<br>5C |





SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 12226910

Pris 6.319,-



**DFKS-UR: STANDARDSETT OMLUFT**

| Antall | Type      |             |                                                                                   | Type |                                                                                                                |
|--------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2      | DFK-R1000 | 2A 2B<br>2C |  | 1    | DFK-L<br>                   |
| 1      | DFK-AK 90 | 1A 1B<br>1C |  | 1    | DFK-V<br>5A 4B<br>5C<br>    |
| 1      | DFK-BH 90 | 4A<br>4B    |  | 1    | DFK-DB<br>                  |
| 1      | DFK-BV 90 | 3A 3B<br>3C |  | 1    | DUU 1500<br>6A 6B<br>5C<br> |

**SAMLET PAKKEPRIS** M.-nr. 12226890**Pris 5.859,-****OMLUFT MED PLUG&PLAY-INSTALLASJON****Standardkjøkkenelementer****Luftføring inne i kabinettet****Utskjæring til Plug&Play-adapter**

Ved Plug&Play-installasjon føres filtrert luft tilbake til rommet uten ekstra kanal og Sokkelboks.

En adapter kobler ventilasjonstilkoblingen med et rundt tverrsnitt til baksiden av kjøkkenenheten, slik at luften føres tilbake til rommet gjennom en spalte mellom kjøkkenelementet, kjøkkenveggen og Sokkelen. Det aktive kullfilteret, i likhet med fettfilteret, er plassert i den øvre delen av enheten og kan enkelt tas ut og byttes ut.

# PLATETOPPER

## MAKSIMAL FLEKSIBILITET

PowerFlex-kokesoner er svært mangfoldige og fleksible. Enten det er ett kokekar, svært store pastagryter eller panner: De passer alle problemfritt på kokesonen

Nyt enestående komfort med SilentMove, hvor du nærmest lydløst kan flytte kokekaret rundt på platetoppen.



## UNIK BRUKERKOMFORT

Rask og behagelig betjening av platetoppen din – med Miele's intelligente kokekargjenkjenning setter du bare kokekaret på platetoppen, så vises tallrekken for den spesifikke kokesonen automatisk.

Med den intelligente kokekargjenkjenningen kan du flytte kokekaret til en ny posisjon på platetoppen, og innstillingene fra den forrige posisjonen følger automatisk med!

Ringer telefonen, eller barna roper? Trykk på Stop&Go, som reduserer varmeeffekten på alle kokesonene som er i bruk. Når du kommer tilbake, trykker du på tasten igjen, og platetoppen aktiverer automatisk det opprinnelige innstilte effektrinnet for hver sone.


## CON@CTIVITY

Mens du konsentrerer deg om matlagingen, styres ventilatoren automatisk. Med Con@tivity kommuniserer ventilatoren og platetoppen med hverandre. Sugeeffekten tilpasses automatisk, avhengig av det du gjør på platetoppen.


**Miele**

# RAMMER PÅ PLATETOPPER

## MONTERING – MED RAMME




Bred ramme i rustfritt stål, ovenpåliggende




Smal ramme i rustfritt stål, ovenpåliggende

## MONTERING – UTEN RAMME



Uten ramme, planlimt



Uten ramme, ovenpåliggende  
(avrundede kanter)



## Induksjonstopper



### KM 7164 FR

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn med PowerFlex-kokeområde og bryterbetjening
- Direkte betjening – brytere på platetoppen
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig PowerFlex-kokeområde
- I 626 mm bredde med ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- HxBxD i mm 71x626x526
- Utskjæringsmål BxD i mm 600x500



### KM 7361 FR

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn med 4 enkeltstående kokesoner til attraktiv pris
- Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect
- 4 enkeltstående kokesoner i ulike størrelser
- I 626 mm bredde med ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- Kommunikasjon med ventilatoren – automatikkfunksjon Con@ctivity
- HxBxD i mm 55x626x526
- Utskjæringsmål BxD i mm 560x490



### KM 7361 FL

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn med 4 enkeltstående kokesoner til attraktiv pris
- Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect
- 4 enkeltstående kokesoner i ulike størrelser
- I 620 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Kommunikasjon med ventilatoren – automatikkfunksjon Con@ctivity
- HxBxD i mm 53x620x520
- Utskjæringsmål BxD i mm 560x490

M.-nr. 11144180

Veil. pris  
kr. 24.790 inkl. mva

M.-nr. 12422000

Veil. pris  
kr. 13.390 inkl. mva

M.-nr. 12422040

Veil. pris  
kr. 13.390 inkl. mva

## Induksjonstopper



### KM 7363 FR

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn med Flex-kokeområde for store kokekar
- Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect
- 4 kokesoner inkl. 1 Flex-kokeområde
- I 626 mm bredde med ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- Kommunikasjon med ventilatoren – automatikkfunksjon Con@ctivity
- Komfortabel bruk av store kokekar takket være kombinerbare Flex-kokesoner
- HxBxD i mm 55x626x526
- Utskjæringsmål BxD i mm 600x490



### KM 7363 FL

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn med Flex-kokeområde for store kokekar
- Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect
- 4 kokesoner inkl. 1 Flex-kokeområde
- I 620 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Kommunikasjon med ventilatoren – automatikkfunksjon Con@ctivity
- Komfortabel bruk av store kokekar takket være kombinerbare Flex-kokesoner
- HxBxD i mm 53x620x520
- Utskjæringsmål BxD i mm 600x490



### KM 8462 FR

**NYHET**

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn 626 mm | Individuelle kokesoner og PowerFlex-kokeområde
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig PowerFlex-kokeområde
- Nøyaktige innst. via SingleSlide, sentral glidebryter, inkl. nettverkstilkobling
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- I 626 mm bredde med ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- HxBxD i mm 52x626x526
- Utskjæringsmål BxD i mm 560x490

M.-nr. 12422050

Veil. pris  
kr. 15.890 inkl. mva

M.-nr. 12422060

Veil. pris  
kr. 15.890 inkl. mva

Rustfritt stål

M.-nr. 12952790

Veil. pris  
kr. 18.790 inkl. mva

## Induksjonstopper



### KM 8462 FL

**NYHET**

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn 620 mm | Individuelle kokesoner og PowerFlex-kokeområde
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig PowerFlex-kokeområde
- Nøyaktige innst. via SingleSlide, sentral glidebryter, inkl. nettverkstilkobling
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- I 620 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- HxBxD i mm 51x620x520
- Utskjæringsmål BxD i mm 560x490



### KM 8463 FX

**NYHET**

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn 592 mm | Individuelle kokesoner og PowerFlex-kokeområde
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig PowerFlex-kokeområde
- Nøyaktige innst. via SingleSlide, sentral glidebryter, inkl. nettverkstilkobling
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- I 592 mm bredde for planlimt innbygging
- HxBxD i mm 51x592x492
- Utskjæringsmål BxD i mm 570x470



### KM 8565 FL

**NYHET**

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn 620 mm | PowerFlex-kokeområder | M Sense ready
- 4 kokesoner inkl. 2 kraftige PowerFlex-kokeområder
- Presise innstillinger med 4 MultiSlide sliders inkludert intelligent nettverkstilkobling
- Klargjort for assistert matlaging og steking med M Sense kokekar – M Sense ready
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- I 620 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- HxBxD i mm 51x620x520
- Utskjæringsmål BxD i mm 600x500

M.-nr. 12952800

**Veil. pris**  
kr. 18.790 inkl. mva

M.-nr. 12952810

**Veil. pris**  
kr. 23.090 inkl. mva

M.-nr. 12952880

**Veil. pris**  
kr. 22.290 inkl. mva

## Induksjonstopper



### KM 8565 FL MASW

**NYHET**

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn 620 mm | PowerFlex-kokeområder | M Sense- ready | MattFinish
- Matt og slitesterk overflate for en elegant kjøkkendesign – MattFinish
- 4 kokesoner inkl. 2 kraftige PowerFlex-kokeområder
- Presise innstillinger med 4 MultiSlide sliders inkludert intelligent nettverkstilkobling
- Klargjort for assistert matlaging og steking med M Sense kokekar – M Sense ready
- I 620 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- HxBxD i mm 51x620x520
- Utskjæringsmål BxD i mm 600x500



### KM 8565 FR

**NYHET**

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn 626 mm | PowerFlex-kokeområder | M Sense ready
- 4 kokesoner inkl. 2 kraftige PowerFlex-kokeområder
- Presise innstillinger med 4 MultiSlide sliders inkludert intelligent nettverkstilkobling
- Klargjort for assistert matlaging og steking med M Sense kokekar – M Sense ready
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- I 626 mm bredde med ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- HxBxD i mm 52x626x526
- Utskjæringsmål BxD i mm 600x500



### KM 8665 FL

**NYHET**

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn 620 mm | Fullflex | M Sense ready
- Fullflexinduksjon for opptil 4 kokekar
- Presise innstillinger med 4 MultiSlide sliders inkludert intelligent nettverkstilkobling
- Klargjort for assistert matlaging og steking med M Sense kokekar – M Sense ready
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- I 620 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- HxBxD i mm 51x620x520
- Utskjæringsmål BxD i mm 600x500

Matt sort M.-nr. 12952890

Veil. pris  
kr. 26.690 inkl. mva

Rustfritt stål M.-nr. 12952870

Veil. pris  
kr. 22.290 inkl. mva

M.-nr. 12952980

Veil. pris  
kr. 30.790 inkl. mva

## Induksjonstopper



### KM 8765 FL Diamond

**NYHET**

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn 620 mm | Fullflex | M Sense-kompatibelt | DiamondFinish | Lyslinje
- Fullflexinduksjon med emosjonell lyslinje for opptil 4 kokekar
- Presise innstillinger med 4 MultiSlide sliders inkludert intelligent nettverkstilkobling
- Klargjort for assistert matlaging og steking med M Sense kokekar – M Sense ready
- Motstandsdyktig overflatebehandling – DiamondFinish
- I 620 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- HxBxD i mm 66x620x520
- Utskjæringsmål BxD i mm 600x500



### KM 7373 FL

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn med Flex-kokeområde for store kokekar
- Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect
- 4 kokesoner inkl. 1 Flex-kokeområde
- I 800 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Kommunikasjon med ventilatoren – automatikkfunksjon Con@ctivity
- Komfortabel bruk av store kokekar takket være kombinerbare Flex-kokesoner
- HxBxD i mm 53x800x520
- Utskjæringsmål BxD i mm 750-780 x 490-500



### KM 7373 FR

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn med Flex-kokeområde for store kokekar
- Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect
- 4 kokesoner inkl. 1 Flex-kokeområde
- I 806 mm bredde med ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- Kommunikasjon med ventilatoren – automatikkfunksjon Con@ctivity
- Komfortabel bruk av store kokekar takket være kombinerbare Flex-kokesoner
- HxBxD i mm 55x806x526
- Utskjæringsmål BxD i mm 750-780 x 490-500

M.-nr. 12953040

**Veil. pris**  
kr. 39.290 inkl. mva

M.-nr. 12422070

**Veil. pris**  
kr. 18.390 inkl. mva

M.-nr. 12422080

**Veil. pris**  
kr. 18.390 inkl. mva

## Induksjonstopper



### KM 8482 FL

**NYHET**

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn 800 mm | Individuelle kokesoner og PowerFlex XL-kokeområde
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig PowerFlex XL-kokeområde
- Nøyaktige innst. via SingleSlide, sentral glidebryter, inkl. nettverkstilkobling
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- I 800 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- HxBxD i mm 51x800x520
- Utskjæringsmål BxD i mm 750-780 x 490-500



### KM 8482 FR

**NYHET**

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn 806 mm | Individuelle kokesoner og PowerFlex XL-kokeområde
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig PowerFlex XL-kokeområde
- Nøyaktige innst. via SingleSlide, sentral glidebryter, inkl. nettverkstilkobling
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- I 806 mm bredde med ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- HxBxD i mm 52x806x526
- Utskjæringsmål BxD i mm 750-780 x 490-500



### KM 8483 FX

**NYHET**

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn 752 mm | Individuelle kokesoner og PowerFlex-kokeområde
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig PowerFlex-kokeområde
- Nøyaktige innst. via SingleSlide, sentral glidebryter, inkl. nettverkstilkobling
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- I 752 mm bredde for planlimt innbygging
- HxBxD i mm 51x752x492
- Utskjæringsmål BxD i mm 730x470

M.-nr. 12952830

Veil. pris  
kr. 23.090 inkl. mva

Rustfritt stål

M.-nr. 12952820

Veil. pris  
kr. 23.090 inkl. mva

M.-nr. 12952840

Veil. pris  
kr. 27.390 inkl. mva

## Induksjonstopper



### KM 8484 FL

**NYHET**

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn 800 mm | Individuelle kokesoner og PowerFlex XL-kokeområde
- 5 kokesoner inkl. 1 kraftig -PowerFlex XL-kokeområde
- Nøyaktige innst. via SingleSlide, sentral glidebryter, inkl. nettverkstilkobling
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- I 800 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- HxBxD i mm 51x800x520
- Utskjæringsmål BxD i mm 750-780 x 490-500



### KM 8484 FR

**NYHET**

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn 806 mm | Individuelle kokesoner og PowerFlex XL-kokeområde
- 5 kokesoner inkl. 1 kraftig PowerFlex XL-kokeområde
- Nøyaktige innst. via SingleSlide, sentral glidebryter, inkl. nettverkstilkobling
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- I 806 mm bredde med ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- HxBxD i mm 52x806x526
- Utskjæringsmål BxD i mm 750-780 x 490-500



### KM 8585-2 FL

**NYHET**

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn 800 mm | PowerFlex-kokeområde | M Sense ready
- 6 kokesoner inkl. 3 kraftige PowerFlex-kokeområder
- Presise innstillinger med 6 MultiSlide sliders inkludert intelligent nettverkstilkobling
- Klargjort for assistert matlaging og steking med M Sense kokekar – M Sense ready
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- I 800 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- HxBxD i mm 51x800x520
- Utskjæringsmål BxD i mm 780x500

M.-nr. 12952860

**Veil. pris**  
kr. 26.490 inkl. mva

Rustfritt stål


M.-nr. 12952850

**Veil. pris**  
kr. 26.490 inkl. mva

M.-nr. 12952920

**Veil. pris**  
kr. 31.590 inkl. mva

## Induksjonstopper



### KM 8585-2 FL MASW

**NYHET**

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn 800 mm | PowerFlex-kokeområde | M Sense ready | MattFinish
- Matt og slitesterk overflate for en elegant kjøkkendesign – MattFinish
- 6 kokesoner inkl. 3 kraftige PowerFlex-kokeområder
- Presise innstillinger med 6 MultiSlide sliders inkludert intelligent nettverkstilkobling
- Klargjort for assistert matlaging og steking med M Sense kokekar – M Sense ready
- I 800 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- HxBxD i mm 51x800x520
- Utskjæringsmål BxD i mm 780x500



### KM 8585-2 FR

**NYHET**

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn 806 mm | PowerFlex-kokeområde | M Sense ready
- 6 kokesoner inkl. 3 kraftige PowerFlex-kokeområder
- Presise innstillinger med 6 MultiSlide sliders inkludert intelligent nettverkstilkobling
- Klargjort for assistert matlaging og steking med M Sense kokekar – M Sense ready
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- I 806 mm bredde med ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- HxBxD i mm 52x806x526
- Utskjæringsmål BxD i mm 780x500



### KM 8684-2 FL

**NYHET**

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn 800 mm | Fullflex | M Sense ready
- Fullflexinduksjon for opptil 5 kokekar
- Nøyaktige innst. via SingleSlide, sentral glidebryter, inkl. nettverkstilkobling
- Klargjort for assistert matlaging og steking med M Sense kokekar – M Sense ready
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- I 800 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- HxBxD i mm 51x800x520
- Utskjæringsmål BxD i mm 780x500

Matt sort M.-nr. 12952930

Veil. pris  
kr. 35.090 inkl. mva

Rustfritt stål M.-nr. 12952910

Veil. pris  
kr. 31.590 inkl. mva

M.-nr. 12952990

Veil. pris  
kr. 36.790 inkl. mva

## Induksjonstopper



### KM 8685-2 FL

**NYHET**

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn 800 mm | Fullflex | M Sense ready
- Fullflexinduksjon for opptil 6 kokekar
- Presise innstillinger med 6 MultiSlide sliders inkludert intelligent nettverkstilkobling
- Klargjort for assistert matlaging og steking med M Sense kokekar – M Sense ready
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- I 800 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- HxBxD i mm 51x800x520
- Utskjæringsmål BxD i mm 780x500



### KM 8885-2 FL Diamond

**NYHET**

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn 800 mm | Fullflex | Verdikupong for M Sense-kokekar | DiamondFinish | Lyslinje
- Ingenting kokt over – ingenting brent. M Sense-kokekar (verdikupong startsett)
- Fullflexinduksjon med emosjonell lyslinje for opptil 6 kokekar
- Motstandsdyktig overflatebehandling – DiamondFinish
- Presise innstillinger med 6 MultiSlide sliders inkludert intelligent nettverkstilkobling
- I 800 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- HxBxD i mm 66x800x520
- Utskjæringsmål BxD i mm 780x500



### KM 8595-2 FL

**NYHET**

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn 936 mm | PowerFlex-kokeområder | M Sense ready
- 6 kokesoner inkl. 3 kraftige PowerFlex-kokeområder
- Presise innstillinger med 6 MultiSlide sliders inkludert intelligent nettverkstilkobling
- Klargjort for assistert matlaging og steking med M Sense kokekar – M Sense ready
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- I 936 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- HxBxD i mm 51x936x520
- Utskjæringsmål BxD i mm 916x500

Matt sort M.-nr. 12953000  
M.-nr. 12953010

**Veil. pris**  
kr. 40.990 inkl. mva

**Veil. pris**  
kr. 47.890 inkl. mva

M.-nr. 12953050

**Veil. pris**  
kr. 60.690 inkl. mva

M.-nr. 12952950

**Veil. pris**  
kr. 36.790 inkl. mva

## Induksjonstopper



### KM 8595-2 FL MASW

**NYHET**

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn 936 mm | PowerFlex-kokeområder | M Sense- ready | MattFinish
- Matt og slitesterk overflate for en elegant kjøkkendesign – MattFinish
- 6 kokesoner inkl. 3 kraftige PowerFlex-kokeområder
- Presise innstillinger med 6 MultiSlide sliders inkludert intelligent nettverkstilkobling
- Klargjort for assistert matlaging og steking med M Sense kokekar – M Sense ready
- I 936 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- HxBxD i mm 51x936x520
- Utskjæringsmål BxD i mm 916x500



### KM 8695-2 FL

**NYHET**

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn 936 mm | Fullflex | M Sense ready
- Fullflexinduksjon for opptil 6 kokekar
- Presise innstillinger med 6 MultiSlide sliders inkludert intelligent nettverkstilkobling
- Klargjort for assistert matlaging og steking med M Sense kokekar – M Sense ready
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- I 936 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- HxBxD i mm 51x936x520
- Utskjæringsmål BxD i mm 916x500



### KM 8595-2 FR

**NYHET**

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn 942 mm | PowerFlex-kokeområder | M Sense ready
- 6 kokesoner inkl. 3 kraftige PowerFlex-kokeområder
- Presise innstillinger med 6 MultiSlide sliders inkludert intelligent nettverkstilkobling
- Klargjort for assistert matlaging og steking med M Sense kokekar – M Sense ready
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- I 942 mm bredde med ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- HxBxD i mm 52x942x526
- Utskjæringsmål BxD i mm 916x500

Matt sort M.-nr. 12952960

**Veil. pris**  
kr. 40.190 inkl. mva


M.-nr. 12953020

**Veil. pris**  
kr. 46.190 inkl. mva

Rustfritt stål M.-nr. 12952940

**Veil. pris**  
kr. 36.790 inkl. mva

## Induksjonstopper



### KM 8695-2 FL MASW

**NYHET**

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn 936 mm | Fullflex | M Sense ready | MattFinish
- Matt og slitesterk overflate for en elegant kjøkkendesign – MattFinish
- Fullflexinduksjon for opptil 6 kokekar
- Presise innstillinger med 6 MultiSlide sliders inkludert intelligent nettverkstilkobling
- Klargjort for assistert matlaging og steking med M Sense kokekar – M Sense ready
- I 936 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- HxBxD i mm 51x936x520
- Utskjæringsmål BxD i mm 916x500



### KM 8895-2 FL Diamond

**NYHET**

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn 936 mm | Fullflex | Verdikupong for M Sense-kokekar | DiamondFinish | Lyslinje
- Ingenting kokt over – ingenting brent. M Sense-kokekar (verdikupong startsett)
- Fullflexinduksjon med emosjonell lyslinje for opptil 6 kokekar
- Motstandsdyktig overflatebehandling – DiamondFinish
- Presise innstillinger med 6 MultiSlide sliders inkludert intelligent nettverkstilkobling
- I 936 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- HxBxD i mm 66x936x520
- Utskjæringsmål BxD i mm 916x500



### KM 8575 FL

**NYHET**

- Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn 916 mm panoramadesign | PowerFlex-kokeområder | M Sense-kompatibelt
- 4 kokesoner inkl. 2 kraftige PowerFlex-kokeområder
- Presise innstillinger med 6 MultiSlide sliders inkludert intelligent nettverkstilkobling
- Klargjort for assistert matlaging og steking med M Sense kokekar – M Sense ready
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- I 916 mm bredde og panoramadesign for planlimt eller ovenpåliggende installasjon
- HxBxD i mm 51x916x408
- Utskjæringsmål BxD i mm 886x386

Matt sort M.-nr. 12953030

Veil. pris  
kr. 52.990 inkl. mva

M.-nr. 12953060

Veil. pris  
kr. 65.790 inkl. mva

M.-nr. 12952900

Veil. pris  
kr. 35.890 inkl. mva

## Hilight platetopper



### KM 6520 FR

- HiLight-komfyrtopp uavhengig av stekeovn med 4 kokesoner for større komfort til rimelig inngangspris.
- Enkel betjening – EasySelect
- Tiltalende design – 574 mm 574 mm bredt produkt med omkransende ramme
- Spesielt fleksibel – 4 kokesoner inkl. 1 variokokesone
- Praktisk – oppkoksautomatikk for alle kokesoner
- Sikker – tretrinns restvarmeindikator for hver enkelt kokesone
- HxBxD i mm 43x574x504

M.-nr. 10889540

Veil. pris  
kr. 11.190 inkl. mva

**Miele**

# SMARTLINE COMBISET



Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

## SmartLine - Combiset




### CS 7101-1 FL

- SmartLine-element med ett Dual-Wok-gassbluss
- Enkel styring – énhåndsbetjening med brytere
- Elegant design – for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Kan kombineres perfekt med alle SmartLine-elementer
- Stort effektspekter –dualwok med opptil 4.500 kWkW effekt
- Enkel rengjøring – ComfortClean-gryterister vaskes i oppvaskmask.
- HxBxD i mm 92x378x520



### CS 7102-1 FL

- SmartLine-element med to gassbluss
- Enkel styring – énhåndsbetjening med brytere
- Elegant design – for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Kan kombineres perfekt med alle SmartLine-elementer
- Spesielt fleksibel – 1 normalbluss og 1 sterkluss
- Enkel rengjøring – ComfortClean-gryterister vaskes i oppvaskmask.
- HxBxD i mm 92x378x520



### CS 7612 FL

- SmartLine-element med induksjonsoppvarmet PowerFlex-kokeområde
- Intuitivt hurtigvalg ved hjelp av tallrekker – SmartSelect
- Elegant design – for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Kan kombineres perfekt med alle SmartLine-elementer
- Fleksibel og rask – 2kokesoner inkl. 1 PowerFlex-område
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- HxBxD i mm 51x378x520

M.-nr. 11402780

Veil. pris  
kr. 23.190 inkl. mva

M.-nr. 11402790

Veil. pris  
kr. 21.490 inkl. mva

M.-nr. 10693740

Veil. pris  
kr. 23.990 inkl. mva

## SmartLine - Combiset



### CS 7632 FL

- SmartLine-element med induksjonsoppvarmet teppanyaki
- Intuitivt hurtigvalg ved hjelp av tallrekker – SmartSelect
- Elegant design – for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Kan kombineres perfekt med alle SmartLine-elementer
- Spesielt fleksibel – 2 separat justerbare Teppan-områder
- Korte oppvarmingstider – takket være induksjonsoppvarming
- HxBxD i mm 60x378x520

### CSDA 7001 FL

- SmartLine-element som benkeventilator for utluftnings- eller omluftsdrift
- Intuitivt hurtigvalg ved hjelp av tallrekker – SmartSelect
- Elegant design – for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Kan kombineres perfekt med alle SmartLine-elementer
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor
- HxBxD i mm 168x120x520

M.-nr. 10693780

**Veil. pris**  
kr. 41.090 inkl. mva

M.-nr. 11402480

**Veil. pris**  
kr. 26.590 inkl. mva

# VENTILATORER

## ENESTÅENDE BRUKERKOMFORT

Mens du konsentrerer deg om matlagingen, styres ventilatoren automatisk. Med Con@ctivity kommuniserer ventilator og platetopp.

I tillegg til å slå av og på, tilpasser ventilatoren automatisk sugekraften etter aktiviteten på platetoppen.

## MIELE APPEN

Betjen ventilatoren på avstand – velg viftetrinn og etterløpsti, sjekk status på fettfilteret, eller betjen lyset via Miele-app.

## DESIGN OG KVALITET

Den grundige håndverksmessige bearbeidingen av førsteklasses materialer kombinert med enestående på brukervennlighet gjør Miele-ventilatoren til blikkfanger i kjøkkenet ditt. Mens du konsentrerer deg om kokekunsten, sikrer ventilatoren formidabel ytelse, et optimalt inneklima og mindre rengjøring.

Design, materialer og teknologi er nøye utvalgt og av høyeste kvalitet, så du er sikret en ventilator med lang holdbarhet.

## EFFEKTIV VENTILATOR, LETT RENGJØRING

Alle Miele ventilatorer er utstyrt med det svært effektive 10-lags metallfettfilteret, som enkelt kan rengjøres i oppvaskmaskinen. Filteret er laget av rustfritt stål, slik at det ikke dannes misfarging.

CleanCover gjør det enkelt og trygt å rengjøre innsiden av enhver Miele ventilator.

Det brukervennlige designet gjør at det ikke er kroker og krokar for skitt å gjemme seg i. Ingen skarpe metallkanter eller elektroniske komponenter, men i stedet en ren, glatt overflate, som er lett å tørke av.

For optimal ytelse og enkelt vedlikehold gir filterindikatoren beskjed når fettfilteret og det aktive kullfilteret må rengjøres eller skiftes.

## Ventilatorer for under skap



### DA 1260 brws

- Avtrekksvifte for innbygging med energibesparende LED-belysning og skyvebryter for enkel betjening.
- Stilren design – plassbesparende løsning i 598 mm bredde
- Effektiv – 545 m<sup>3</sup>/h i boostertrinnet
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift
- HxBxD i mm 125x598x500



### DA 1260 clst

- Avtrekksvifte for innbygging med energibesparende LED-belysning og skyvebryter for enkel betjening.
- Stilren design – plassbesparende løsning i 598 mm bredde
- Effektiv – 545 m<sup>3</sup>/h i boostertrinnet
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift
- HxBxD i mm 125x598x500

Brilliant hvit M.-nr. 10548430

**Veil. pris**  
kr. 7.990 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 10548440

**Veil. pris**  
kr. 7.990 inkl. mva

## Integrerte ventilatorer



### DA 2578 EXT A

- Integrert ventilator i kombinasjon med en ekstern vifte for å redusere støynivået på kjøkkenet.
- Individuell kjøkkendesign – fullstendig integrert i 702 mm 702 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Energieffektiv og jevn belysning – 2 LED-lamper
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- HxBxD i mm 19,9x702x402



### DAE 1530 stål

- Integrert ventilator med EasySwitch-styring for komfortabel betjening
- Individuell kjøkkendesign – fullstendig integrert i 532 mm 532 mm bredde
- Effektiv – 415 m3/h på det høyeste trinnet
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- HxBxD i mm 326x532x372



### DA 2578 stål

- Integrert ventilator med energibesparende LED-belysning og tipptaster for komfortabel betjening.
- Individuell kjøkkendesign – fullstendig integrert i 702 mm 702 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Effektiv – 600 m3/h i boostertrinnet
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- HxBxD i mm 326x702x402

CleanSteel M.-nr. 11392230

Veil. pris  
kr. 14.590 inkl. mva

Stål M.-nr. 12821040

Veil. pris  
kr. 6.890 inkl. mva

Stål M.-nr. 10879940

Veil. pris  
kr. 14.590 inkl. mva

## Integrerte ventilatorer



### DA 2360 stål

- Integrert ventilator med energibesparende LED-belysning og tipptaster for komfortabel betjening.
- Individuell kjøkkendesign – fullstendig integrert i 584 mm 584 mm bredde
- Plassbesparende – egnet for smale overskap fra 30 cm dybde
- Effektiv – 600 m<sup>3</sup>/h i boostertrinnet
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- HxBxD i mm 339x584x297



### DA 2390 stål

- Integrert ventilator med energibesparende LED-belysning og tipptaster for komfortabel betjening.
- Individuell kjøkkendesign – fullstendig integrert i 884 mm 884 mm bredde
- Plassbesparende – egnet for smale overskap fra 30 cm dybde
- Effektiv – 600 m<sup>3</sup>/h i boostertrinnet
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- HxBxD i mm 339x884x297

Stål M.-nr. 10548450

**Veil. pris**  
kr. 13.690 inkl. mva

Stål M.-nr. 10548460

**Veil. pris**  
kr. 18.890 inkl. mva

## Slimline ventilatorer



### DAS 8630 stål

- Slimline-ventilatorer med intuitiv SmartControl White-betjening for montering i smale overskap
- Fin design – flatt panel i rustfritt stål med 60 cm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Omluftsdrift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 60x561x307



### DAS 2620 stål

- Slimline-ventilatorer med EasySwitch-styring for komfortabel betjening
- Klassisk design – panel i rustfritt stål med 60 cm bredde
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- Omluftsdrift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 436x596x273



### DAS 2620 EXTA D

- Slimline-ventilatorer kan kombineres med en ekstern vifte
- Klassisk design – panel i rustfritt stål med 60 cm bredde
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- For best mulig drift – teknisk ventilasjonstilbehør
- HxBxD i mm 436x596x273

Stål M.-nr. 12025140

Veil. pris  
kr. 22.290 inkl. mva

Stål M.-nr. 12025060

Veil. pris  
kr. 8.290 inkl. mva

Stål M.-nr. 11862380


Veil. pris  
kr. 8.290 inkl. mva

## Slimline ventilatorer



### DAS 4620 stål

- Slimline-ventilatorer med EasySwitch-styring for komfortabel betjening
- Klassisk design – panel i rustfritt stål med 60 cm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Omluftsdrift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 436x596x273



### DAS 4620 Matt sort

- Slimline-ventilatorer med EasySwitch-styring for komfortabel betjening
- Klassisk design – panel i rustfritt stål med 60 cm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Omluftsdrift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 436x596x273



### DAS 4630 obsw

- Slimline-ventilatorer med intuitiv SmartControl-betjening
- Elegant design – ObsidianSort betjeningspanel med 60 cm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Omluftsdrift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 436x596x273

Stål M.-nr. 12025080

**Veil. pris**  
kr. 11.190 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12539060

**Veil. pris**  
kr. 12.090 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12025090

**Veil. pris**  
kr. 13.690 inkl. mva

## Slimline ventilatorer



### DAS 8930 stål

- Slimline-ventilatorer med intuitiv SmartControl White-betjening for montering i smale overskap
- Fin design – flatt panel i rustfritt stål med 90 cm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Omluftsdrift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 60x861x307



### DAS 4920 stål

- Slimline-ventilatorer med EasySwitch-styring for komfortabel betjening
- Klassisk design – panel i rustfritt stål med 90 cm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Omluftsdrift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 436x896x273



### DAS 4920 Matt sort

- Slimline-ventilatorer med EasySwitch-styring for komfortabel betjening
- Klassisk design – panel i rustfritt stål med 90 cm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Omluftsdrift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 436x896x273

Stål M.-nr. 12025150

Veil. pris  
kr. 23.990 inkl. mva

Stål M.-nr. 12025110

Veil. pris  
kr. 12.890 inkl. mva

Matt sort M.-nr. 12539070

Veil. pris  
kr. 13.690 inkl. mva

## Slimline ventilatorer



### DAS 4930 obsv

- Slimline-ventilatorer med intuitiv SmartControl-betjening
- Elegant design – ObsidianSort betjeningspanel med 90 cm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Omluftsdrift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 436x896x273



### DAS 2920 stål

- Slimline-ventilatorer med EasySwitch-styring for komfortabel betjening
- Klassisk design – panel i rustfritt stål med 90 cm bredde
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- Omluftsdrift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 436x896x273



### DAS 2920 EXTA D

- Slimline-ventilatorer kan kombineres med en ekstern vifte
- Klassisk design – panel i rustfritt stål med 90 cm bredde
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- For best mulig drift – teknisk ventilasjonstilbehør
- HxBxD i mm 436x896x273

obsidiansort M.-nr. 12025120

**Veil. pris**  
kr. 15.490 inkl. mva

Stål M.-nr. 12025070

**Veil. pris**  
kr. 10.390 inkl. mva

Stål M.-nr. 11862390

**Veil. pris**  
kr. 10.390 inkl. mva

## Vegghengte ventilatorer



### DAH 1650 Active obsw

- Dekorventilatorer for vegg med energibesparende LED-belysning og elegant touchbetjening
- Skråstilt ventilator – med glasskjern i 598 mm bredde
- Effektiv – 635 m<sup>3</sup>/h i boostertrinnet
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utlufts- og omluftsdrift
- HxBxD i mm 443x598x388



### DAH 1650 Active brws

- Dekorventilatorer for vegg med energibesparende LED-belysning og elegant touchbetjening
- Skråstilt ventilator – med glasskjern i 598 mm bredde
- Effektiv – 635 m<sup>3</sup>/h i boostertrinnet
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utlufts- og omluftsdrift
- HxBxD i mm 443x598x388



### DAH 2660 Escala obsw

- Dekorventilatorer for vegg med Con@ctivity og smart touchbetjening for enkel styring
- Skråstilt ventilator – med glasskjern i 598 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utlufts- og omluftsdrift
- HxBxD i mm 443x598x388

Obsidiansort M.-nr. 12559230

Veil. pris  
kr. 12.890 inkl. mva

Brilliant hvit M.-nr. 12559240

Veil. pris  
kr. 12.890 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12559380

Veil. pris  
kr. 17.990 inkl. mva

## Vegghengte ventilatorer



### DAH 4970 Sienna obsw

- Dekorventilatorer for vegg med spesielt lavt lydnivå og Con@ctivity
- ECO-motor – med kun 50 dB den mest stillegående veggventilatoren
- Unik betjeningskomfort – SmartControl og Con@ctivity
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Skråstilt ventilator – med frontpanel i 898 mm bredde
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- HxBxD i mm 420x898x381



### DAH 4970 Sienna cono

- Dekorventilatorer for vegg med spesielt lave lydnivåer og designoverflate i betongoptikk
- ECO-motor – med kun 50 dB den mest stillegående veggventilatoren
- Unik betjeningskomfort – SmartControl og Con@ctivity
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Skråstilt ventilator – med frontpanel i 898 mm bredde
- Designpanel med spesialoverflate i betongoptikk
- HxBxD i mm 420x898x381



### DAH 4970 Sienna grgr

- Dekorventilatorer for vegg med spesielt lavt lydnivå og Con@ctivity
- ECO-motor – med kun 50 dB den mest stillegående veggventilatoren
- Unik betjeningskomfort – SmartControl og Con@ctivity
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Skråstilt ventilator – med frontpanel i 898 mm bredde
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- HxBxD i mm 420x898x381

Obsidiansort M.-nr. 12559430

Veil. pris  
kr. 27.490 inkl. mva

Betong-optikk M.-nr. 12559470

Veil. pris  
kr. 29.090 inkl. mva

Grafitgrå M.-nr. 12559440

Veil. pris  
kr. 27.490 inkl. mva

## Vegghengte ventilatorer



### DAH 4970 Sienna paco

- Dekorventilatorer for vegg med spesielt lave lydnivåer og designoverflate i patina-bronse-optikk
- ECO-motor – med kun 50 dB den mest stillegående veggventilatoren
- Unik betjeningskomfort – SmartControl og Con@ctivity
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Skråstilt ventilator – med frontpanel i 898 mm bredde
- Designpanel med spesialoverflate i patina-bronse-optikk
- HxBxD i mm 420x898x381



### DAH 4980 obsw matt

- Dekorventilatorer for vegg med spesielt lave støyverdier og elegant glasspanel i matt sort
- ECO-motor – med kun 50 dB den mest stillegående veggventilatoren
- Tilkobling med Con@ctivity og Miele@home
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Skråstilt ventilator – med frontpanel i 898 mm bredde
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- HxBxD i mm 420x898x381



### DAH 4980 pebe

- Dekorventilatorer for vegg med spesielt lave støyverdier og elegant perlebeige glasspanel
- ECO-motor – med kun 50 dB den mest stillegående veggventilatoren
- Tilkobling med Con@ctivity og Miele@home
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Skråstilt ventilator – med frontpanel i 898 mm bredde
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- HxBxD i mm 420x898x381

Patina-bronse M.-nr. 12559460

Veil. pris  
kr. 29.090 inkl. mva

Obsidiansort matt M.-nr. 12559600

Veil. pris  
kr. 29.090 inkl. mva

Pearlbeige M.-nr. 12782200

Veil. pris  
kr. 29.090 inkl. mva

## Vegghengte ventilatorer




### DAH 1850 Active obsw

- Dekorventilatorer for vegg med energibesparende LED-belysning og elegant touchbetjening
- Skråstilt ventilator – med glasskjermet i 798 mm bredde
- Effektiv – 630 m<sup>3</sup>/h i boostertrinnet
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utlufts- og omluftsdrift
- HxBxD i mm 443x798x388



### DAH 2860 Escala obsw

- Dekorventilatorer for vegg med Con@ctivity og smart touchbetjening for enkel styring
- Skråstilt ventilator – med glasskjermet i 798 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utlufts- og omluftsdrift
- HxBxD i mm 443x798x388



### DAH 1950 Active obsw

- Dekorventilatorer for vegg med energibesparende LED-belysning og elegant touchbetjening
- Skråstilt ventilator – med glasskjermet i 898 mm bredde
- Effektiv – 630 m<sup>3</sup>/h i boostertrinnet
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utlufts- og omluftsdrift
- HxBxD i mm 443x898x388

Obsidiansort M.-nr. 12559250

Veil. pris  
kr. 13.690 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12559390

Veil. pris  
kr. 18.890 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12559260

Veil. pris  
kr. 14.590 inkl. mva

## Vegghengte ventilatorer



### DAH 2960 Escala obsw

- Dekorventilatorer for vegg med Con@ctivity og smart touchbetjening for enkel styring
- Skråstilt ventilator – med glasskjerme i 898 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utlufts- og omluftsdrift
- HxBxD i mm 443x898x388



### DAH 2960 Escala grgr

- Dekorventilatorer for vegg med Con@ctivity og smart touchbetjening for enkel styring
- Skråstilt ventilator – med glasskjerme i 898 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utlufts- og omluftsdrift
- HxBxD i mm 443x898x388



### DA 9092 W obsw

- Dekorventilatorer for vegg med vertikal glassfront og ekstra flatt design for bedre oversikt.
- Rettlinjet form med 880 mm bredde og minimumsdybde på 260 mm
- Moderne touchbetjening på glassfront
- Jevn belysning med LED-list
- Bredde hylle – for plassering av f.eks. krydder
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- HxBxD i mm 500x880x260

Obsidiansort M.-nr. 12559400

Veil. pris  
kr. 19.690 inkl. mva


Obsidiansort M.-nr. 12559410

Veil. pris  
kr. 19.690 inkl. mva

obsidiansort M.-nr. 12526460

Veil. pris  
kr. 17.190 inkl. mva

## Vegghengte ventilatorer



### DA 9299 W blbo

- Dekorventilatorer for vegg med eksklusiv Blackboard-glassfront og intuitiv SmartControl-betjening
- Rettlinjet form med 880 mm bredde og minimumsdybde på 256 mm
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Frontpanelet kan vippes opp – for optimalt avtrekk
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- HxBxD i mm 500x880x260



### DAW 1620 Active

- Dekorventilatorer for vegg med EasySwitch-trykkaster for komfortabel betjening
- Tidløs design – dampskjerm i rustfritt stål i 598 mm bredde
- Effektiv – 640 m3/h i boostertrinnet
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering – 10 lags ALU-metallfettfilter
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift
- HxBxD i mm 375x598x500



### PUR 68 W

- Dekorventilatorer for vegg med EasySwitch-tipptaster for komfortabel betjening og LED-belysning
- Tidløs design – dampskjerm i rustfritt stål i 598 mm bredde
- Effektiv – 650 m3/h i boostertrinnet
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift
- HxBxD i mm 62x598x500

Blackboard M.-nr. 12526500

**Veil. pris**  
kr. 28.290 inkl. mva

Stål M.-nr. 12159410

**Veil. pris**  
kr. 10.390 inkl. mva

Stål M.-nr. 10385270

**Veil. pris**  
kr. 16.390 inkl. mva

## Vegghengte ventilatorer



### PUR 68 W Matt sort

- Dekorventilatorer for vegg med EasySwitch-tipptaster for komfortabel betjening og LED-belysning
- Tidløs design – dampskjerm i rustfritt stål i 598 mm bredde
- Effektiv – 650 m3/h i boostertrinnet
- Effektiv filtrering – metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift
- HxBxD i mm 62x598x500



### DAW 1920 Active

- Dekorventilatorer for vegg med EasySwitch-trykkaster for komfortabel betjening
- Tidløs design – dampskjerm i rustfritt stål i 898 mm bredde
- Effektiv – 645 m3/h i boostertrinnet
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering – 10 lags ALU-metallfettfilter
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift
- HxBxD i mm 375x898x500



### PUR 98 W

- Dekorventilatorer for vegg med EasySwitch-tipptaster for komfortabel betjening og LED-belysning
- Tidløs design – dampskjerm i rustfritt stål i 898 mm bredde
- Effektiv – 650 m3/h i boostertrinnet
- Effektiv filtrering – metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift
- HxBxD i mm 62x898x500

Matt sort M.-nr. 12394740

Veil. pris  
kr. 17.190 inkl. mva

Stål M.-nr. 12159420

Veil. pris  
kr. 12.090 inkl. mva

Stål M.-nr. 10385280

Veil. pris  
kr. 17.990 inkl. mva

## Vegghengte ventilatorer




### PUR 98 W Matt sort

- Dekorventilatorer for vegg med EasySwitch-tipptaster for komfortabel betjening og LED-belysning
- Tidløs design – matt sort dampskjerm i 898 mm bredde
- Effektiv – 650 m<sup>3</sup>/h i boostertrinnet
- Effektiv filtrering – metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift
- HxBxD i mm 62x898x500



### DA 4298 W Puristic Plus

- Dekorventilatorer for vegg med energibesparende LED-belysning og tipptaster for komfortabel betjening.
- Tidløs design – dampskjerm i rustfritt stål i 898 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Effektiv – 630 m<sup>3</sup>/h i boostertrinnet
- Ekstra stille Miele Silence-pakke
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- HxBxD i mm 62x898x500



### DA 4298 W Puristic Plus EXT A

- Dekorventilatorer for vegg i kombinasjon med en ekstern vifte for å redusere støynivået på kjøkkenet.
- Tidløs design – dampskjerm i rustfritt stål i 898 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Energieffektiv og jevn belysning – 3 LED-lamper
- Ekstra stille Miele Silence-pakke
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- HxBxD i mm 62x898x500

Matt sort M.-nr. 12394750

**Veil. pris**  
kr. 18.890 inkl. mva

Stål M.-nr. 10880410

**Veil. pris**  
kr. 27.490 inkl. mva

Stål M.-nr. 11392260

**Veil. pris**  
kr. 27.490 inkl. mva

## Fritthengende ventilatorer



### PUR 98 D

- Fritthengende ventilator med energibesparende LED-belysning og tipptaster for komfortabel betjening.
- Tidløs design – dampskjerm i rustfritt stål i 898 mm bredde
- Effektiv – 650 m<sup>3</sup>/h i boostertrinn
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift
- HxBxD i mm 70x898x598

Stål M.-nr. 10385250

**Veil. pris**  
kr. 31.690 inkl. mva

## Takventilatorer



### DAC 2940 Stella mh

- Takventilator i kompakte design med 880 mm bredde
- Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play
- Komfortabel betjening – takket være Con@ctivity og medfølgende fjernkontroll
- Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Panel
- HxBxD i mm 196x880x500



### DAC 2940 Stella edst

- Takventilator i kompakte design med 880 mm bredde
- Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play
- Komfortabel betjening – takket være Con@ctivity og medfølgende fjernkontroll
- Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Panel
- HxBxD i mm 196x880x500



### DAC 4940 Stella Ambient mh

- Takventilator med stemningsbelysning, kompakt og effektiv med 880 mm bredde
- Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play
- Komfortabel betjening – takket være Con@ctivity og medfølgende fjernkontroll
- ECO-motor med svært lavt støynivå ved høy lufteffekt
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Panel
- HxBxD i mm 196x880x500

Matt hvit M.-nr. 12564110

**Veil. pris**  
kr. 25.790 inkl. mva

Rustfritt stål M.-nr. 12564120

**Veil. pris**  
kr. 25.790 inkl. mva

Matt hvit M.-nr. 12564160

**Veil. pris**  
kr. 34.290 inkl. mva

## Takventilatorer



### DAC 4940 Stella Ambient ms

- Takventilator med stemningsbelysning, kompakt og effektiv med 880 mm bredde
- Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play
- Komfortabel betjening – takket være Con@ctivity og medfølgende fjernkontroll
- ECO-motor med svært lavt støynivå ved høy lufteffekt
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Panel
- HxBxD i mm 196x880x500



### DAC 4940 Stella Ambient edst

- Takventilator med stemningsbelysning, kompakt og effektiv med 880 mm bredde
- Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play
- Komfortabel betjening – takket være Con@ctivity og medfølgende fjernkontroll
- ECO-motor med svært lavt støynivå ved høy lufteffekt
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Panel
- HxBxD i mm 196x880x500



### DAC 4240 Stella Ambient mh

- Takventilator med stemningsbelysning, kompakt og effektiv med 1165 mm bredde
- Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play
- Komfortabel betjening – takket være Con@ctivity og medfølgende fjernkontroll
- ECO-motor med svært lavt støynivå ved høy lufteffekt
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Panel
- HxBxD i mm 196x1165x500

Matt sort M.-nr. 12564170

Veil. pris  
kr. 34.290 inkl. mva


Rustfritt stål M.-nr. 12564180

Veil. pris  
kr. 34.290 inkl. mva

Matt hvit M.-nr. 12564130

Veil. pris  
kr. 35.990 inkl. mva

## Takventilatorer



### DAC 4240 Stella Ambient ms

- Takventilator med stemningsbelysning, kompakt og effektiv med 1165 mm bredde
- Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play
- Komfortabel betjening – takket være Con@ctivity og medfølgende fjernkontroll
- ECO-motor med svært lavt støynivå ved høy lufteffekt
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Panel
- HxBxD i mm 196x1165x500



### DAC 4240 Stella Ambient edst

- Takventilator med stemningsbelysning, kompakt og effektiv med 1165 mm bredde
- Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play
- Komfortabel betjening – takket være Con@ctivity og medfølgende fjernkontroll
- ECO-motor med svært lavt støynivå ved høy lufteffekt
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Panel
- HxBxD i mm 196x1165x500

Matt sort M.-nr. 12564140

**Veil. pris**  
kr. 35.990 inkl. mva

Rustfritt stål M.-nr. 12564150

**Veil. pris**  
kr. 35.990 inkl. mva

# OPPVASKMASKINER

## UTMERKEDE RESULTATER\*

PowerDisk-pulveret doseres optimalt til det valgte programmet – med nøyaktig tilpasset mengde og til optimalt tidspunkt.

Oppvaskmaskinen kan dosere flere ganger under programmet, og velges programmet Automatisk, måler en sensor skittenhetsgraden og doserer optimalt i forhold til denne. Opplev de absolutt beste oppvask-og tørkeresultatene!

## ENESTÅENDE BRUKERKOMFORT

Ønsker du et håndstaksløst kjøkken? Med Knock2Open åpnes døren automatisk når du banker på den, og takket være AutoClose hjelper en motorfunksjon med å lukke oppvaskmaskinens dør automatisk og forsiktig. Komfortabelt og elegant. Opplev hurtig, intuitiv og moderne betjening av din oppvaskmaskin med Miele's eksklusive M Touch-display.



## MIELE-APP

Betjen oppvaskmaskinen fra avstand.

I Miele-appen kan du velge program, legge til flere valg, stille inn forsinket start og mye mer.

# KURVDESIGN

## VELG MELLOM MIELES FIRE DESIGN

Comfort, ComfortPlus, ExtraComfort eller MaxiComfort



### MULTICLIPS

Clips for mindre gjenstander



### FLEXCARE GLASS & FLASKEHOLDER

Til støtteglass og flasker



### XL-ASSIST


Holder for store gjenstander



### JUSTERBAR HOLDER FOR SUGERØR

Lengde: 10-25 cm

Diameter 6-12 cm



## COMFORT / COMFORTPLUS KURVINNREDNING\*

Fås med bestikkurv\*\*, bestikkskuff  
eller 3D-MultiFlex-bestikkskuff.  
Bildet er vist med Comfort bestikkskuff\*

1. Comfort kurvinnredning

### OVERKURV

- 2. Justerbar høyde
- 3. Faste støtter
- 4. FlexCare-kopphylle med nuppestruktur
- 5. Bredt grep for optimal ergonomi på over- og underkurv (med stål\*\*\*)


### UNDERKURV

- 6. MultiComfort-zone
- 7. 2 rader med støtte (høyre kan legges ned, venstre er fast)

\* Utstyr avhenger av modell

\*\* Kun Comfort design

\*\*\*Kun ComfortPlus design



## EXTRACOMFORT KURVINNREDNING

### 3D-MULTIFLEX-SKUFF


1. Justerbar høyde på høyre side
2. Justerbart parti fra venstre mot midten

### OVERKURV

3. Justerbar høyde
4. Annenhver støtte kan legges ned i halve lengden
5. FlexCare kopphylle med nupper for å holde på plass kopper og støtter stetteglass
6. Bredt grep for optimal ergonomi på over- og underkurv

### UNDERKURV

7. MultiComfort-zone
8. 2 rader med støtter (høyre rad nedfellbar)
9. 2 MultiClips
10. Høydejusterbare FlexCare glass- & flaskeholder
11. XL-Assist



## MAXICOMFORT KURVINNREDNING

### 3D-MULTIFLEX-SKUFF

1. Justerbar høyde på høyre side
2. Justerbart parti fra venstre mot midten

### OVERKURV

3. Justerbar høyde
4. Annenhver støtte kan legges ned i hele lengden
5. FlexCare kopphylle med nupper for å holde på plass kopper og støtter stetteglass med silikon
6. Bredt grep med stål for optimal ergonomi på over- og underkurv

### UNDERKURV

7. MultiComfort-zone
8. 2 rader med støtter (høyre rad nedfellbar)
8. MultiClips
10. Høydejusterbar FlexCare stetteglassholder
11. Høydejusterbar FlexCare stetteglass- & flaskeholder
12. XL-Assist
13. Sugerrørholder

**Miele**



Ovn

Kaffe

Skuffer

Platetopp

## Fullintegrerte oppvaskmaskiner



### G 5651 Vi

- Fullintegrerte oppvaskmaskiner A | 45 dB | Bestikkurv | Comfort-kurver | QuickPowerWash | AutoOpen
- Testet for en levetid på 20 år
- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Fleksibel kurvinnredning, tilpasset hverdagen – Comfort-kurver
- Optimale resultater på under én time med programmet QuickPowerWash
- Alt blir helt tørt – Miele AutoOpen-tørring
- Takket være startforvalg kan du stille inn starttidspunktet for programmet opptil 24 timer i forveien
- HxBxD i mm 805x598x550



### G 5651 SCVi

- Fullintegrerte oppvaskmaskiner A | 45 dB | Bestikkskuff | Comfort-kurver | QuickPowerWash | AutoOpen
- Testet for en levetid på 20 år
- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Fleksibel kurvinnredning, tilpasset hverdagen – Comfort-kurver
- Optimale resultater på under én time med programmet QuickPowerWash
- Alt blir helt tørt – Miele AutoOpen-tørring
- Takket være startforvalg kan du stille inn starttidspunktet for programmet opptil 24 timer i forveien
- HxBxD i mm 805x598x550



### G 5656 SCVi XXL

- Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin A | 45 dB | Bestikkskuff | Comfort-kurver | QuickPowerWash | AutoOpen
- Testet for en levetid på 20 år
- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Fleksibel kurvinnredning, tilpasset hverdagen – Comfort-kurver
- Optimale resultater på under én time med programmet QuickPowerWash
- Alt blir helt tørt – Miele AutoOpen-tørring
- Takket være startforvalg kan du stille inn starttidspunktet for programmet opptil 24 timer i forveien
- HxBxD i mm 845x598x550

M.-nr. 12852550

Veil. pris  
kr. 17.190 inkl. mva

M.-nr. 12852560

Veil. pris  
kr. 17.990 inkl. mva

M.-nr. 12852570

Veil. pris  
kr. 18.890 inkl. mva

## Fullintegrerte oppvaskmaskiner



### G 5873 SCVi

- Fullintegrerte oppvaskmaskiner A | 42 dB | Bestikkskuff | ExtraComfort-kurver | QuickPowerWash | AutoOpen
- Testet for en levetid på 20 år
- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Praktisk, gode resultater og optimal i hverdagen – ExtraComfort-kurver
- Vårt plassvidunder – 3D-MultiFlex-skuff med mer plass til bestikk
- Optimale resultater på under én time med programmet QuickPowerWash
- Alt blir helt tørt – Miele AutoOpen-tørking
- HxBxD i mm 805x598x550



### G 5878 SCVi XXL

- Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin A | 42 dB | Bestikkskuff | ExtraComfort-kurver | QuickPowerWash | AutoOpen
- Testet for en levetid på 20 år
- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Praktisk, gode resultater og optimal i hverdagen – ExtraComfort-kurver
- Vårt plassvidunder – 3D-MultiFlex-skuff med mer plass til bestikk
- Optimale resultater på under én time med programmet QuickPowerWash
- Alt blir helt tørt – Miele AutoOpen-tørking
- HxBxD i mm 845x598x550



AutoDos



### G 7080 SCVi

- Fullintegrerte oppvaskmaskiner A | 43 dB | Bestikkskuff | ExtraComfort-kurver | AutoDos | Miele@home
- Testet for en levetid på 20 år
- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Praktisk, gode resultater og optimal i hverdagen – ExtraComfort-kurver
- Komfortabel, effektiv og pålitelig – gode resultater med automatisk dosering fra PowerDisk
- Flere informasjonsmuligheter og moderne produktnettverk – Miele@home
- Optimale resultater på under én time med programmet QuickPowerWash
- HxBxD i mm 805x598x550

M.-nr. 12852830

Veil. pris  
kr. 21.790 inkl. mva

M.-nr. 12852840

Veil. pris  
kr. 22.690 inkl. mva

M.-nr. 12852940

Veil. pris  
kr. 26.290 inkl. mva

## Fullintegreerte oppvaskmaskiner



AutoDos



### G 7085 SCVi XXL

- Fullintegreert XXL-oppvaskmaskin A | 43 dB | Bestikkskuff | ExtraComfort-kurver | AutoDos | Miele@home
- Testet for en levetid på 20 år
- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Praktisk, gode resultater og optimal i hverdagen – ExtraComfort-kurver
- Komfortabel, effektiv og pålitelig – gode resultater med automatisk dosering fra PowerDisk
- Flere informasjonsmuligheter og moderne produktnettverk – Miele@home
- Optimale resultater på under én time med programmet QuickPowerWash
- HxBxD i mm 845x598x550



### G 7294 SCVi

- Fullintegreerte oppvaskmaskiner A | 42 dB | Bestikkskuff | MaxiComfort-kurver | QuickPowerWash | AutoOpen
- Testet for en levetid på 20 år
- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Høy fleksibilitet og premium kurvinnredning – MaxiComfort-kurver
- Vårt plassvidunder – 3D-MultiFlex-skuff med mer plass til bestikk
- Optimale resultater på under én time med programmet QuickPowerWash
- Alt blir helt tørt – Miele AutoOpen-tørrking
- HxBxD i mm 805x598x550



### G 7299 SCVi XXL

- Fullintegreert XXL-oppvaskmaskin A | 42 dB | Bestikkskuff | MaxiComfort-kurver | QuickPowerWash | AutoOpen
- Testet for en levetid på 20 år
- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Utrolig lavt lydnivå på kun 42 dB(A)
- Høy fleksibilitet og premium kurvinnredning – MaxiComfort-kurver
- Vårt plassvidunder – 3D-MultiFlex-skuff med mer plass til bestikk
- Optimale resultater på under én time med programmet QuickPowerWash
- HxBxD i mm 845x598x550

M.-nr. 12852960

Veil. pris  
kr. 27.090 inkl. mva

M.-nr. 12426500

Veil. pris  
kr. 25.790 inkl. mva

M.-nr. 12426520

Veil. pris  
kr. 26.590 inkl. mva

## Fullintegreerte oppvaskmaskiner



### G 7651 SCVi

- Fullintegreerte oppvaskmaskiner A -10 %\* I 41 dB I Bestikkskuff I ExtraComfort C-kurver I AutoDos I Hygiene 75 °C
- Testet for en levetid på 20 år
- Spar energi, reduser kostnadene – med A-10 %-etiketten
- Praktisk, gode resultater og optimal i hverdagen – ExtraComfort-kurver
- Komfortabel, effektiv og pålitelig – gode resultater med automatisk dosering fra PowerDisk
- Flere informasjonsmuligheter og moderne produktnettverk – Miele@home
- Optimale resultater på under én time med programmet QuickPowerWash
- HxBxD i mm 805x598x550



### G 7658 SCVi XXL

- Fullintegreert XXL-oppvaskmaskin A -10 %\* I 41 dB I Bestikkskuff I ExtraComfort C-kurver I AutoDos I Hygiene 75 °C
- Testet for en levetid på 20 år
- Spar energi, reduser kostnadene – med A-10 %-etiketten
- Praktisk, gode resultater og optimal i hverdagen – ExtraComfort-kurver
- Komfortabel, effektiv og pålitelig – gode resultater med automatisk dosering fra PowerDisk
- Flere informasjonsmuligheter og moderne produktnettverk – Miele@home
- Optimale resultater på under én time med programmet QuickPowerWash
- HxBxD i mm 845x598x550



### G 7679 SCVi XXL

- Fullintegreert XXL-oppvaskmaskin A I 41 dB I Bestikkskuff I MaxiComfort C-kurver I AutoDos I Hygiene 75 °C
- Testet for en levetid på 20 år
- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Høy fleksibilitet og premium kurvinnredning – MaxiComfort-kurver
- Komfortabel, effektiv og pålitelig – gode resultater med automatisk dosering fra PowerDisk
- Flere informasjonsmuligheter og moderne produktnettverk – Miele@home
- Optimale resultater på under én time med programmet QuickPowerWash
- HxBxD i mm 845x598x550

Obsidiansort M.-nr. 12906850

Veil. pris  
kr. 28.690 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12906860

Veil. pris  
kr. 29.490 inkl. mva

M.-nr. 12426780

Veil. pris  
kr. 30.490 inkl. mva

## Fullintegreerte oppvaskmaskiner



### G 7760 SCVi

- Fullintegreerte oppvaskmaskiner A | 41 dB | Bestikkskuff | MaxiComfort-kurver | BrilliantLight | AutoDos
- Testet for en levetid på 20 år
- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Høy fleksibilitet og premium kurvinnredning – MaxiComfort-kurver
- Komfortabel innlegging med perfekt oversikt også i mørket – BrilliantLight
- Komfortabel, effektiv og pålitelig – gode resultater med automatisk dosering fra PowerDisk
- Flere informasjonsmuligheter og moderne produktnettverk – Miele@home
- HxBxD i mm 805x598x550



### G 7765 SCVi XXL

- Fullintegreert XXL-oppvaskmaskin A | 41 dB | Bestikkskuff | MaxiComfort-kurver | BrilliantLight | AutoDos
- Testet for en levetid på 20 år
- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Høy fleksibilitet og premium kurvinnredning – MaxiComfort-kurver
- Komfortabel innlegging med perfekt oversikt også i mørket – BrilliantLight
- Komfortabel, effektiv og pålitelig – gode resultater med automatisk dosering fra PowerDisk
- Flere informasjonsmuligheter og moderne produktnettverk – Miele@home
- HxBxD i mm 845x598x550



### G 7790 SCVi K2O

- Fullintegreerte oppvaskmaskiner A | 41 dB | Bestikkskuff | MaxiComfort-kurver | Knock2open | BrilliantLight
- Testet for en levetid på 20 år
- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Høy fleksibilitet og premium kurvinnredning – MaxiComfort-kurver
- Muliggjør perfektjon i kjøkkendesign og automatisk åpning – Knock2open
- Komfortabel innlegging med perfekt oversikt også i mørket – BrilliantLight
- Komfortabel, effektiv og pålitelig – gode resultater med automatisk dosering fra PowerDisk
- HxBxD i mm 805x598x550

M.-nr. 12426790

Veil. pris  
kr. 33.190 inkl. mva

M.-nr. 12426800

Veil. pris  
kr. 33.990 inkl. mva

M.-nr. 12426840

Veil. pris  
kr. 36.490 inkl. mva

## Fullintegreerte oppvaskmaskiner



### G 7795 SCVi XXL K20

- Fullintegreert XXL-oppvaskmaskin A | 41 dB | Bestikkskuff | MaxiComfort-kurver | Knock2open | BrilliantLight
- Testet for en levetid på 20 år
- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Høy fleksibilitet og premium kurvinnredning – MaxiComfort-kurver
- Muliggjør perfektjon i kjøkkendesign og automatisk åpning – Knock2open
- Komfortabel innlegging med perfekt oversikt også i mørket – BrilliantLight
- Komfortabel, effektiv og pålitelig – gode resultater med automatisk dosering fra PowerDisk
- HxBxD i mm 845x598x550



### G 7985 SCVi XXL K20

- Fullintegreert XXL-oppvaskmaskin A | 41 dB | Bestikkskuff | MaxiComfort-kurver | M Touch | BrilliantLight
- Testet for en levetid på 20 år
- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Høy fleksibilitet og premium kurvinnredning – MaxiComfort-kurver
- Intuitiv, rask og oversiktlig touchbetjening – M Touch-display
- Komfortabel innlegging med perfekt oversikt også i mørket – BrilliantLight
- Komfortabel, effektiv og pålitelig – gode resultater med automatisk dosering fra PowerDisk
- HxBxD i mm 845x598x550

M.-nr. 12426850

Veil. pris  
kr. 37.390 inkl. mva

M.-nr. 12426860

Veil. pris  
kr. 46.490 inkl. mva

## Fullintegrerte oppvaskmaskiner FrontFit



### G 7385 SCVi XXL

- Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin A | 43 dB | Bestikkskuff | ExtraComfort-kurver | QuickPowerWash | FrontFit
- Testet for en levetid på 20 år
- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Praktisk, gode resultater og optimal i hverdagen – ExtraComfort-kurver
- Vårt plassvidunder – 3D-MultiFlex-skuff med mer plass til bestikk
- Optimale resultater på under én time med programmet QuickPowerWash
- For et perfekt helhetsbilde i spesielle innbyggingssituasjoner med FrontFit
- HxBxD i mm 845x598x550



### G 7788 SCVi XXL K2O

- Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin A | 41 dB | Bestikkskuff | MaxiComfort-kurver | Knock2open | FrontFit
- Testet for en levetid på 20 år
- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Høy fleksibilitet og premium kurvinnredning – MaxiComfort-kurver
- Muliggjør perfektjon i kjøkkendesign og automatisk åpning – Knock2open
- Komfortabel innlegging med perfekt oversikt også i mørket – BrilliantLight
- Komfortabel, effektiv og pålitelig – gode resultater med automatisk dosering fra PowerDisk
- For et perfekt helhetsbilde i spesielle innbyggingssituasjoner med FrontFit
- HxBxD i mm 845x598x550

M.-nr. 12426560

Veil. pris  
kr. 27.490 inkl. mva

M.-nr. 12426820

Veil. pris  
kr. 39.290 inkl. mva

# INTEGRERTE SKAP

## TØRR CLEANSTEEL-BAKVEGG

Utvalgte modeller er designet med en spesiell tørr CleanSteel bakvegg. I tillegg til å støtte optimal kjølefordeling, forhindrer den dannelse av kondens på bakveggen. Dermed unngår du at emballasje blir våt eller fryser fast til bakveggen. I tillegg er CleanSteel betydelig mindre utsatt for fingeravtrykk.



## HØYESTE KOMFORT

Nyt det høyeste nivået av komfort med FlexiTray glasshyll, som enkelt kan roteres slik at du har komfortabel tilgang til alle matvarene dine - også de bakerste. Slutt å flytte noe til siden for å komme til maten bak.

## ICEMAKER & MYICE

Isbiter for alle dine kalde drikker - profesjonelt og raskt. Den automatiske IceMakeren kan produsere opptil 100 isbiter per dag. Via tilkoblingen til den faste vanninstallasjonen produserer maskinen kontinuerlig isbiter til beholderen er full. Med den integrerte vanntanken trenger du ikke tilkobling til en fast vanninstallasjon. Dette betyr at du kan plassere kjøleskapet/fryseren akkurat der du vil – og fortsatt ha en automatisk ismaskin.

## SOFTCLOSE / SELF-CLOSE

Denne praktiske dørdeppingsfunksjonen sørger for at kjøleskapsdøren kan lukkes uten problemer, uten at varene i skapet blir skadet – uansett hvor hardt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre enn 30 grader lukkes dessuten døren automatisk. Det elegante dørhåndtaket overvinner kreftene fra undertrykket uten problemer. Komfortabel og lett åpning av døren og elegant design i stål eller stål-lakk avhengig av modell.

**Ovn****Kaffe****Skuffer****Platetopp**


## Integrerte kjøleskap



Krever  
kjøkkenfront  
på 72 cm



Krever  
kjøkkenfront  
på 72 cm



### KU 7015 D

- Kjøleskap for innbygging, 82–88 cm nisjehøyde med LED-belysning og delte dørhyller i en kompakt design. Krever kjøkkenfronter med en minimumshøyde på 72 cm.
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED-belysning
- Fleksibel innside av dørendelt dørhylle
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen ComfortClean
- Kjøler ned maten raskt takket være SuperCool
- HxBxD i mm 818x597x550



### KU 7016 D

- Kjøleskap for innbygging, 82–88 cm nisjehøyde med LED-belysning, fryseboks, delte dørhyller i en kompakt design. Krever kjøkkenfronter med en minimumshøyde på 72 cm.
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED-belysning
- Integrert 4-stjerners-fryseboks
- Fleksibel innside av dørendelt dørhylle
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen ComfortClean
- Kjøler ned maten raskt takket være SuperCool
- HxBxD i mm 818x597x550



### KU 7030 D

- Kjøleskap for innbygging, 82–88 cm nisjehøyde med LED-belysning, DynaCool og ComfortClean i en kompakt design.
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED-belysning
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Kjøler ned maten raskt takket være SuperCool
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- HxBxD i mm 818x597x550

M.-nr. 12519110

Veil. pris  
kr. 26.590 inkl. mva

M.-nr. 12519090

Veil. pris  
kr. 27.490 inkl. mva

M.-nr. 12519150

Veil. pris  
kr. 32.590 inkl. mva

## Integrerte kjøleskap




### KU 7175 D

- Kjøleskap for innbygging, 86–92 cm nisjehøyde med to individuelt justerbare temperatursoner for mer fleksibilitet.
- Fra 0 °C for avkjølte drikker til 14 °C for et ideelt kjellerklima
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED-belysning
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Rengjøring av VeggieBox i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- Kjøøl ned maten raskt takket være SuperCool
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- HxBxD i mm 859x597x556



### K 7125 E

- Kjøleskap for innbygging, 88 cm nisjehøyde med LED-belysning og SuperCool for mer komfort.
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Kjøøl ned maten raskt takket være SuperCool
- HxBxD i mm 874x541x548



### K 7126 E

- Kjøleskap for innbygging, 88 cm nisjehøyde med 4\*-fryseboks, LED-belysning og SuperCool for mer komfort.
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Integrert 4-stjerners-fryseboks
- Kjøøl ned maten raskt takket være SuperCool
- HxBxD i mm 874x541x548

M.-nr. 12519370

**Veil. pris**  
kr. 43.590 inkl. mva


M.-nr. 12269690

**Veil. pris**  
kr. 12.590 inkl. mva

M.-nr. 12269850

**Veil. pris**  
kr. 12.590 inkl. mva

## Integrerte kjøleskap



### K 7325 E

- Kjøleskap for innbygging, 122 cm nisjehøyde med LED-belysning og SuperCool for mer komfort.
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Køl ned maten raskt takket være SuperCool
- HxBxD i mm 1221x541x548



### K 7715 E

- Kjøleskap for innbygging, 178 cm nisjehøyde med DynaCool og LED-belysning for praktisk lagring av matvarer.
- Romsig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen ComfortClean
- Med større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize
- HxBxD i mm 1770x559x546



### K 7716 E

- Kjøleskap for innbygging, 178 cm nisjehøyde med romslig interiør, vedlikeholdsfri LED-belysning og 4\*-fryseboks.
- Romsig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Integrert 4-stjerners-fryseboks
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen ComfortClean
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 12270670

Veil. pris  
kr. 15.490 inkl. mva

M.-nr. 12444380


Veil. pris  
kr. 22.290 inkl. mva

M.-nr. 12444390

Veil. pris  
kr. 22.290 inkl. mva

## Integrerte kjøleskap

### DailyFresh FlexiBoard



#### K 7437 D

- Kjøleskap for innbygging, 140 cm nisjehøyde med DailyFresh, vedlikeholdsfri LED-belysning, DynaCool og ComfortClean.
- Romsig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen ComfortClean
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- HxBxD i mm 1395x559x546


### PerfectFresh Pro FlexiBoard



#### K 7348 C

- Kjøleskap for innbygging, 122 cm nisjehøyde med PerfectFresh Pro for lengre ferskhet og integrert 4\*-fryseboks.
- Profesjonell lagring – maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Smart tilkoblet for flere muligheter – Miele@home
- Integrert 4-stjerners-fryseboks
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- HxBxD i mm 1213x546x546

### Dailyfresh



#### K 7737 D

- Kjøleskap for innbygging, 178 cm nisjehøyde med DynaCool og LED-belysning for praktisk lagring av matvarer.
- Romsig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen ComfortClean
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 12444090

Veil. pris  
kr. 23.690 inkl. mva

M.-nr. 12361910


Veil. pris  
kr. 24.790 inkl. mva

M.-nr. 12444430

Veil. pris  
kr. 24.790 inkl. mva

## Integrerte kjøleskap


### DailyFresh FlexiBoard



#### K 7738 D

- Kjøleskap for innbygging, 178 cm nisjehøyde med romslig interior, vedlikeholdsfri LED-belysning og 4\*-fryseboks.
- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Integrert 4-stjerners-fryseboks
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen ComfortClean
- HxBxD i mm 1770x559x546


### PerfectFresh Pro FlexiBoard



#### K 7747 D

- Kjøleskap for innbygging, 178 cm nisjehøyde for profesjonell oppbevaring, takket være PerfectFresh Pro og DynaCool.
- Profesjonell lagring – maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Ingen synlig kondensdannelse takket være tørr bakvegg
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen ComfortClean
- HxBxD i mm 1770x559x546

### PerfectFresh Pro FlexiBoard



#### K 7747 C

- Kjøleskap for innbygging, 178 cm nisjehøyde for profesjonell oppbevaring, takket være PerfectFresh Pro og DynaCool.
- Profesjonell lagring – maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Smart tilkoblet for flere muligheter – Miele@home
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Ingen synlig kondens takket være en tørr CleanSteel bakvegg
- HxBxD i mm 1772x559x546

M.-nr. 12444450

Veil. pris  
kr. 24.790 inkl. mva

M.-nr. 12444560


Veil. pris  
kr. 29.090 inkl. mva

M.-nr. 12361920

Veil. pris  
kr. 32.590 inkl. mva

## Integrerte kjøleskap


### DailyFresh FlexiBoard



#### K 7767 D

- Kjøleskap for innbygging, 178 cm nisjehøyde for økt komfort og fleksibilitet med DailyFresh, FlexiLight 2.0 og DynaCool.
- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Lyslister plasseres individuelt på glasshyller med FlexiLight2.0
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Individuelt tilpasset høydejustering av hyllen i døren
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen ComfortClean
- HxBxD i mm 1770x559x546


### PerfectFresh Active



#### K 7777 B

- Kjøleskap for innbygging, 178 cm nisjehøyde med FlexiLight2.0 og PerfectFresh Active – aktiv fukting for optimal friskhet.
- Opptil 5x lenger fersk med aktiv fukting – PerfectFresh Active
- Lyslister plasseres individuelt på glasshyller med FlexiLight2.0
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Individuelt tilpasset høydejustering av hyllen i døren
- Ingen synlig kondens takket være en tørr CleanSteel bakvegg
- HxBxD i mm 1770x559x546

### ActiveDoor



#### K 7797 C L

- Kjøleskap for innbygging, 178 cm nisjehøyde med ActiveDoor, PerfectFresh Active og FlexiLight 2.0 for maksimal komfort.
- Opptil 5x lenger fersk med aktiv fukting – PerfectFresh Active
- Automatisk åpning og lukking av døren – ActiveDoor
- Lyslister plasseres individuelt på glasshyller med FlexiLight2.0
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Lett å ta ut gjenstander takket være dreibar glasshylle – FlexiTray
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 12444850

Veil. pris  
kr. 38.490 inkl. mva

M.-nr. 12819500

Veil. pris  
kr. 49.590 inkl. mva

M.-nr. 12444980

Veil. pris  
kr. 58.190 inkl. mva

## Integrerte kjøleskap



### K 7797 C R

- Kjøleskap for innbygging, 178 cm nisjehøyde med ActiveDoor, PerfectFresh Active og FlexiLight 2.0 for maksimal komfort.
- Opptil 5x lenger fersk med aktiv fukting – PerfectFresh Active
- Automatisk åpning og lukking av døren – ActiveDoor
- Lyslister plasseres individuelt på glasshyller med FlexiLight 2.0
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Lett å ta ut gjenstander takket være dreibar glasshylle – FlexiTray
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 12444970

**Veil. pris**  
kr. 58.190 inkl. mva

## Integrerte kjøl/frys-kombinasjon

### DailyFresh



### DailyFresh Extra Cool



### DailyFresh Extra Cool



#### KD 7714 E Active

- Kjøl/frys-kombinasjon for innbygging, 178 cm nisjehøyde med DailyFresh, komfortabel LED-belysning og ComfortFrost.
- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Sjeldnere behov for avtining takket være ComfortFrost
- Kjøl ned maten raskt takket være SuperCool
- HxBxD i mm 1772x541x548

#### KDN 7714 E Active

- Kjøl/frys-kombinasjon for innbygging, 178 cm nisjehøyde med DynaCool, komfortabel LED-belysning og NoFrost.
- 2 skuffer, én med justerbar fuktighet – DailyFresh ExtraCool
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Ingen isdannelse på frysevarene – aldri mer avriming med NoFrost
- Kjøl ned maten raskt takket være SuperCool
- HxBxD i mm 1772x541x548

#### KDN 7724 E Active

- Kjøl/frys-kombinasjon for innbygging, 178 cm nisjehøyde med DynaCool, komfortabel LED-belysning og NoFrost.
- 2 skuffer, én med justerbar fuktighet – DailyFresh ExtraCool
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Ingen isdannelse på frysevarene – aldri mer avriming med NoFrost
- Kjøl ned maten raskt takket være SuperCool
- HxBxD i mm 1772x541x548

M.-nr. 11990680

Veil. pris  
kr. 19.390 inkl. mva

M.-nr. 11990690


Veil. pris  
kr. 21.090 inkl. mva

M.-nr. 11990710

Veil. pris  
kr. 21.090 inkl. mva

## Integrerte kjø/frys-kombinasjon


### DailyFresh Extra Cool



#### KDN 7713 E Active

- Kjø/frys-kombinasjon for innbygging, 178 cm nisjehøyde med DailyFresh ExtraCool, komfortabel LED-belysning, NoFrost og glidehengsel.
- 2 skuffer, én med justerbar fuktighet – DailyFresh ExtraCool
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Ingen isdannelse på frysevarene – aldri mer avriming med NoFrost
- Kjø ned maten raskt takket være SuperCool
- HxBxD i mm 1772x541x548


### DailyFresh



#### KFN 7733 E

- Kjø/frys-kombinasjon for innbygging, 178 cm nisjehøyde for optimal oppbevaring med DynaCool, komfortabel LED-belysning og NoFrost.
- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Ingen isdannelse på frysevarene – aldri mer avriming med NoFrost
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen ComfortClean
- HxBxD i mm 1770x541x545

### DailyFresh



#### KFN 7734 E

- Kjø/frys-kombinasjon for innbygging, 178 cm nisjehøyde for optimal oppbevaring med DynaCool, komfortabel LED-belysning og NoFrost.
- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Ingen isdannelse på frysevarene – aldri mer avriming med NoFrost
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen ComfortClean
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 11990790

Veil. pris  
kr. 21.090 inkl. mva

M.-nr. 12445080


Veil. pris  
kr. 26.590 inkl. mva

M.-nr. 12446590

Veil. pris  
kr. 26.590 inkl. mva

## Integrerte kjøl/frys-kombinasjon


### DailyFresh



### KF 7731 D

- Kjøl/frys-kombinasjon for innbygging, 178 cm nisjehøyde for komfortabel oppbevaring av matvarer, takket være DynaCool og DuplexCool.
- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal og vedlikeholdsfrilyssetting av interiøret med LED
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen ComfortClean
- Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool
- HxBxD i mm 1770x541x545


### PerfectFresh Pro



### KF 7742 C

- Kjøl/frys-kombinasjon for innbygging, 178 cm nisjehøyde for profesjonell oppbevaring, takket være PerfectFresh Pro og DynaCool.
- Profesjonell lagring – maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Optimal og vedlikeholdsfrilyssetting av interiøret med LED
- Ingen synlig kondensdannelse takket være tørr bakvegg
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- HxBxD i mm 1770x559x546

### DailyFresh Built-in-XL



### KFN 7833 D

- XL kjøl/frys-kombinasjon for innbygging, 194 cm nisjehøyde med DailyFresh og NoFrost i 194 cm høyde for ekstra stor lagringsplass.
- 17 % mer volum i kjøledelen – Built-In XL
- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal og vedlikeholdsfrilyssetting av interiøret med LED
- Ingen isdannelse på frysevarerne – aldri mer avriming med NoFrost
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- HxBxD i mm 1938x541x545

M.-nr. 12445010

Veil. pris  
kr. 27.490 inkl. mva


M.-nr. 12445050

Veil. pris  
kr. 29.990 inkl. mva

M.-nr. 12665220


Veil. pris  
kr. 30.890 inkl. mva

## Integrerte kjøl/frys-kombinasjon




### KFN 7913 E

- XXL kjøl/frys-kombinasjon for innbygging, 194 cm nisjehøyde DailyFresh I LED I NoFrost I DuplexCool I ComfortSize
- 45 % mer volum i kjøle-/fryseskapet – innebygget XXL
- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Ingen isdannelse på frysevarene – aldri mer avriming med NoFrost
- Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool
- HxBxD i mm 1935x691x548



### KFN 7744 C

- Kjøl/frys-kombinasjon for innbygging, 178 cm nisjehøyde for optimal lagring, takket være PerfectFresh Pro, LED-belysning og NoFrost.
- Profesjonell lagring – maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Smart tilkoblet for flere muligheter – Miele@home
- Ingen isdannelse på frysevarene – aldri mer avriming med NoFrost
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- HxBxD i mm 1770x559x546



### KFN 7934 D

- XXL kjøl/frys-kombinasjon for innbygging, 194 cm nisjehøyde DailyFresh I LED I NoFrost I DynaCool I SoftClose
- 45 % mer volum i kjøle-/fryseskapet – innebygget XXL
- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Ingen isdannelse på frysevarene – aldri mer avriming med NoFrost
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- HxBxD i mm 1935x708x548

M.-nr. 12790390

Veil. pris  
kr. 32.590 inkl. mva

M.-nr. 12361990

Veil. pris  
kr. 36.890 inkl. mva

M.-nr. 12790400


Veil. pris  
kr. 36.890 inkl. mva

## Integrerte kjøl/frys-kombinasjon




### KFN 7734 B

- Kjøl/frys-kombinasjon for innbygging, 178 cm nisjehøyde for optimal oppbevaring med DynaCool, komfortabel LED-belysning og NoFrost.
- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Ingen isdannelse på frysevarene – aldri mer avriming med NoFrost
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen ComfortClean
- HxBxD i mm 1770x559x546



### KFN 7844 C

- XL kjøl/frys-kombinasjon for innbygging, 194 cm nisjehøyde med PerfectFresh Pro og NoFrost i 194 cm høyde for ekstra stor lagringsplass.
- 17 % mer volum i kjøledelen – Built-In XL
- Profesjonell lagring – maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Ingen isdannelse på frysevarene – aldri mer avriming med NoFrost
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- HxBxD i mm 1938x559x546



### KFN 7764 C

- Kjøl/frys-kombinasjon for innbygging, 178 cm nisjehøyde med imponerende komfort, takket være FlexiLight 2.0, DynaCool og NoFrost.
- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Lyslister plasseres individuelt på glasshyller med FlexiLight 2.0
- Ingen isdannelse på frysevarene – aldri mer avriming med NoFrost
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Individuelt tilpasset høydejustering av hyllen i døren
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 12819480

Veil. pris  
kr. 37.690 inkl. mva

M.-nr. 12665240

Veil. pris  
kr. 39.390 inkl. mva

M.-nr. 12445160

Veil. pris  
kr. 44.490 inkl. mva

## Integrerte kjøl/frys-kombinasjon



### KF 7772 B

- Kjøl/frys-kombinasjon for innbygging, 178 cm nisjehøyde med PerfectFresh Active for optimal friskhet, DynaCool for optimal oppbevaring.
- Opptil 5x lenger fersk med aktiv fukting – PerfectFresh Active
- Lyslister plasseres individuelt på glasshyller med FlexiLight2.0
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Individuelt tilpasset høydejustering av hyllen i døren
- Ingen synlig kondens takket være en tørr CleanSteel bakvegg
- HxBxD i mm 1770x559x546



### KFN 7774 B

- Kjøl/frys-kombinasjon for innbygging, 178 cm nisjehøyde med PerfectFresh Active, DynaCool og NoFrost for optimal oppbevaring.
- Opptil 5x lenger fersk med aktiv fukting – PerfectFresh Active
- Lyslister plasseres individuelt på glasshyller med FlexiLight2.0
- Ingen isdannelse på frysevarene – aldri mer avriming med NoFrost
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Individuelt tilpasset høydejustering av hyllen i døren
- HxBxD i mm 1770x559x546



### KFN 7785 C

- Kjøl/frys-kombinasjon for innbygging, 178 cm nisjehøyde med individuell komfort grunnet FlexiLight 2.0, Freeze&Cool, NoFrost & MyIce.
- - Romsig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- - Fleksibel bruk av frysedelen – Freeze&Cool
- - Ferdige isbiter takket være My Ice med vanntank
- - Lyslister plasseres individuelt på glasshyller med FlexiLight2.0
- - Ingen isdannelse på frysevarene – aldri mer avriming med NoFrost
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 11642650

Veil. pris  
kr. 47.990 inkl. mva

M.-nr. 12819470

Veil. pris  
kr. 51.390 inkl. mva

M.-nr. 12445200

Veil. pris  
kr. 53.890 inkl. mva

## Integrerte kjøl/frys-kombinasjon



### KFN 7795 C

- Kjøl/frys-kombinasjon for innbygging, 178 cm nisjehøyde for imponerende prestasjon med PerfectFresh Active, Freeze&Cool og IceMaker.
- - Opptil 5x lenger fersk med aktiv fukting – PerfectFresh Active
- - Fleksibel bruk av frysedelen – Freeze&Cool
- - Ferdige isbiter takket være IceMaker med fast vanntilkobling
- - Lyslister plasseres individuelt på glasshyller med FlexiLight2.0
- - Ingen isdannelse på frysewarene – aldri mer avriming med NoFrost
- - Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 12445210

Veil. pris  
kr. 54.790 inkl. mva

## Integrerte fryseskap



### FNS 7140 C

- Fryseskap for innbygging, 88 cm nisjehøyde med NoFrost og fire fryseskuffer for maksimal komfort.
- Ingen isdannelse på frysevarerne – aldri mer avriming med NoFrost
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Rask og skånsom frysing av matvarer – SuperFrost
- Fleksibel utvidelse av fryseboksen VarioRoom
- HxBxD i mm 872x559x546



Krever  
kjøkkenfront  
på 72 cm



### FNUS 7040 D

- Fryseskap for innbygging, nisjehøyde 82–88 cm med NoFrost, SoftClose og SuperFrost i en kompakt design. Krever kjøkkenfronter med en minimumshøyde på 72 cm.
- Ingen isdannelse på frysevarerne – aldri mer avriming med NoFrost
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Rask og skånsom frysing av matvarer – SuperFrost
- Fleksibel utvidelse av fryseboksen VarioRoom
- HxBxD i mm 818x597x550



### FNS 7470 D

- Fryseskap for innbygging, 140 cm nisjehøyde med NoFrost og seks fryseskuffer for maksimal komfort.
- Ingen isdannelse på frysevarerne – aldri mer avriming med NoFrost
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Rask og skånsom frysing av matvarer – SuperFrost
- Fleksibel utvidelse av fryseboksen VarioRoom
- HxBxD i mm 1395x559x544

M.-nr. 12449050

Veil. pris  
kr. 24.790 inkl. mva

M.-nr. 12519380

Veil. pris  
kr. 29.990 inkl. mva

M.-nr. 11643210

Veil. pris  
kr. 36.890 inkl. mva

## Integrerte fryseskap



### FNS 7710 E

- Fryseskap for innbygging, 178 cm nisjehøyde med NoFrost og åtte fryseskuffer for høy komfort.
- Ingen isdannelse på frysevarerne – aldri mer avriming med NoFrost
- Rask og skånsom frysing av matvarer – SuperFrost
- Fleksibel utvidelse av fryseboksen VarioRoom
- HxBxD i mm 1770x559x546



### FNS 7740 D

- Fryseskap for innbygging, 178 cm nisjehøyde med NoFrost og åtte fryseskuffer for høy komfort.
- Ingen isdannelse på frysevarerne – aldri mer avriming med NoFrost
- Smart tilkoblet for flere muligheter – Miele@home
- Rask og skånsom frysing av matvarer – SuperFrost
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Fleksibel utvidelse av fryseboksen VarioRoom
- HxBxD i mm 1770x559x546



**IceMaker  
Fast  
vanntilkobling**



### FNS 7774 D

- Fryseskap for innbygging, 178 cm nisjehøyde med IceMaker, NoFrost og åtte fryseskuffer for maks. komfort.
- Ferdige isbiter takket være IceMaker med fast vanntilkobling
- Dobbelt komfort takket være Miele Ice- & PizzaBox
- Ingen isdannelse på frysevarerne – aldri mer avriming med NoFrost
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 12443480

**Veil. pris**  
kr. 34.290 inkl. mva

M.-nr. 12361980

**Veil. pris**  
kr. 39.390 inkl. mva

M.-nr. 12443620

**Veil. pris**  
kr. 49.590 inkl. mva

## Integrerte fryseskap

### ActiveDoor



### FNS 7794 D L

- Fryseskap for innbygging, 178 cm nisjehøyde med ActiveDoor, IceMaker, NoFrost og åtte fryseskuffer for maks. komfort.
- Automatisk åpning og lukking av døren – ActiveDoor
- Ferdige isbiter takket være IceMaker med fast vanntilkobling
- Dobbelt komfort takket være Miele Ice-&PizzaBox
- Ingen isdannelse på frysewarene – aldri mer avriming med NoFrost
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- HxBxD i mm 1770x559x546

### ActiveDoor



### FNS 7794 D R

- Fryseskap for innbygging, 178 cm nisjehøyde med ActiveDoor, IceMaker, NoFrost og åtte fryseskuffer for maks. komfort.
- Automatisk åpning og lukking av døren – ActiveDoor
- Ferdige isbiter takket være IceMaker med fast vanntilkobling
- Dobbelt komfort takket være Miele Ice-&PizzaBox
- Ingen isdannelse på frysewarene – aldri mer avriming med NoFrost
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 12443650

Veil. pris  
kr. 61.690 inkl. mva

M.-nr. 12449060

Veil. pris  
kr. 61.690 inkl. mva

# FRITTSTÅENDE KJØLESKAP & FRYSESKAP

## PERECTFRESH PRO

Oppbevar mat som en proff. Matvarene holder seg ferske opptil 5x lenger. I temperaturområdet som reguleres automatisk mellom 0 °C og +3 °C, holder kjøtt, isk og mange melkeprodukter seg opptil 3x lenger. Fukt og grønnsaker holder seg friske opptil 5x så lenge, takket være den optimaliserte fuktighetsjusteringen i skuffen.



## NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele NoFrost-system forhindrer sirkulerende, avkjølt luft at det dannes rim og is. Fryseskap med NoFrost-system skal aldri avrimes. Uttagbare plater mellom skuffene gjør det mulig å oppbevare store frysevarer. Det er ingen fryseelementer i Miele fryseskap.

## EASYOPEN-DØRÅPNING OG SOFTCLOSE DØRLUKKING

Denne praktiske dørdepingsfunksjonen sørger for at kjøleskapsdøren kan lukkes uten problemer, uten at man risikerer at varene i skapet blir skadet – uansett hvor hardt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre enn 30 grader lukkes dessuten døren automatisk. Det elegante dørhåndtaket overvinner kreftene fra undertrykket uten problemer. Komfortabel og lett åpning av døren og elegant design i stål eller stål-look avhengig av model.


## DAILYFRESH

Det lille ekstra for friskere frukt og grønnsaker. Den romslige skuffen i kjøledelen gir god plass til mange ferske matvarer. Den justerbare åpningen på skuffen gjør det enklere å opprettholde fuktighetsnivået. Slik holder frukt og grønn

**Ovn****Kaffe****Skuffer****Platetopp**

## Frittstående kjøleskap


### DailyFresh



### KS 4383 DD ws N

- Frittstående kjøleskap med Daily Fresh og DynaCool for en komfortabel side-by-side-kombinasjon.
- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- Fint og elegant håndtak i Miele-kvalitet – EasyHandle
- Med større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize
- HxBxD i mm 1855x597x675


### DailyFresh



### KS 4383 DD eI N

- Frittstående kjøleskap med Daily Fresh og DynaCool for en komfortabel side-by-side-kombinasjon.
- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- Fint og elegant håndtak i Miele-kvalitet – EasyHandle
- Med større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize
- HxBxD i mm 1855x597x675

### FlexiBoard DailyFresh



### KS 4783 DD ws N

- Frittstående kjøleskap med DailyFresh og ekstra komfort for perfekt side-by-side-kombinasjon.
- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Fleksibel justering av kjølerommet t. høye beholdere – FlexiBoard
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- HxBxD i mm 1855x597x675

Hvitt M.-nr. 12431060

Veil. pris  
kr. 16.890 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 12431010


Veil. pris  
kr. 17.690 inkl. mva

Hvitt M.-nr. 12431220

Veil. pris  
kr. 18.490 inkl. mva

## Frittstående kjøleskap


### FlexiBoard DailyFresh



#### KS 4783 DD edt/cs N

- Frittstående kjøleskap med DailyFresh og ekstra komfort for perfekt side-by-side-kombinasjon.
- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Fleksibel justering av kjølerommet t. høye beholdere – FlexiBoard
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- HxBxD i mm 1855x597x675


### FlexiBoard DailyFresh



#### KS 4783 DD bst N

- Frittstående kjøleskap med DailyFresh og ekstra komfort for perfekt side-by-side-kombinasjon.
- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Fleksibel justering av kjølerommet t. høye beholdere – FlexiBoard
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- HxBxD i mm 1855x597x675

### FlexiBoard PerfectFresh Pro



#### KS 4885 DD edt/cs N

- Frittstående kjøleskap med PerfectFreshPro for lengre ferskhet og FlexiLight2.0 for beste belysning.
- Profesjonell lagring – maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro
- Individuelt justerbar glasshyllbelysning med FlexiLight 2.0
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Individuelt tilpasset høydejustering av hyllen i døren
- Ingen synlig kondens takket være en tørr CleanSteel bakvegg
- HxBxD i mm 1855x600x675

CleanSteel M.-nr. 12431140

**Veil. pris**  
kr. 20.090 inkl. mva

BlackSteel M.-nr. 12431100

**Veil. pris**  
kr. 20.890 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11949800

**Veil. pris**  
kr. 27.790 inkl. mva

## Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon



**KFN 4375 BD eI**

**NYHET**

- Frittstående-kjøøl/frys-kombinasjoner med DynaCool, NoFrost og ComfortClean for høy komfort.
- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Ingen isdannelse på frysewarene – aldri mer avriming med NoFrost
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- HxBxD i mm 1855x597x675



**KFN 4395 AD ws**

**NYHET**

- Frittstående-kjøøl/frys-kombinasjoner med DynaCool, NoFrost og ComfortClean for høy komfort.
- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Ingen isdannelse på frysewarene – aldri mer avriming med NoFrost
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- HxBxD i mm 2015x597x675



**KFN 4395 BD eI**

**NYHET**

- Frittstående-kjøøl/frys-kombinasjoner med DynaCool, NoFrost og ComfortClean for høy komfort.
- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Ingen isdannelse på frysewarene – aldri mer avriming med NoFrost
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- HxBxD i mm 2015x597x675

Stål-look M.-nr. 12979530

Veil. pris  
kr. 20.390 inkl. mva

Hvit M.-nr. 12979490

Veil. pris  
kr. 24.490 inkl. mva


Stål-look M.-nr. 12979520

Veil. pris  
kr. 21.290 inkl. mva

## Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon



DailyFresh



**KFN 4395 DD eI**

- Frittstående-kjøøl/frys-kombinasjoner med DynaCool, NoFrost og ComfortClean for høy komfort.
- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Ingen isdannelse på frysewarene – aldri mer avriming med NoFrost
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- HxBxD i mm 2015x597x675



FlexiBoard  
PerfectFresh  
Pro




**KFN 4797 CD ws**

- Frittstående-kjøøl/frys-kombinasjoner med PerfectFresh Pro og NoFrost for lengre ferskhet og et pluss av komfort.
- Profesjonell lagring – maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro
- Ingen isdannelse på frysewarene – aldri mer avriming med NoFrost
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Ingen synlig kondensdannelse takket være tørr bakvegg
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- HxBxD i mm 2015x597x675



FlexiBoard  
PerfectFresh  
Pro



**KFN 4797 CD edt/cs**

- Frittstående-kjøøl/frys-kombinasjoner med PerfectFresh Pro og NoFrost for lengre ferskhet og et pluss av komfort.
- Profesjonell lagring – maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro
- Ingen isdannelse på frysewarene – aldri mer avriming med NoFrost
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Ingen synlig kondensdannelse takket være tørr bakvegg
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- HxBxD i mm 2015x597x675

Stål-look M.-nr. 11950230

Veil. pris  
kr. 18.490 inkl. mva

Hvitt M.-nr. 12335970

Veil. pris  
kr. 22.990 inkl. mva


CleanSteel M.-nr. 12335930

Veil. pris  
kr. 24.490 inkl. mva

## Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon



DailyFresh  
FlexiBoard



### KFN 4796 CD edt/cs

- Frittstående-kjøøl/frys-kombinasjoner med DailyFresh og NoFrost i 75 cm bredde for ekstra stor lagringsplass.
- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Ingen isdannelse på frysevarene – aldri mer avriming med NoFrost
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Optimal avkjøling med to separate kjølekretsløp – DuplexCool
- HxBxD i mm 2015x747x675



### KFN 4898A-20D bs

NYHET

- Frittstående-kjøøl/frys-kombinasjoner for lang friskhet og god komfort takket være PerfectFresh Active og Freeze&Cool. Supereffektiv A-20 %
- CO\_17386379: 20 % mer økonomisk enn energiklasse A
- Opptil 5x lenger fersk med aktiv fukting – PerfectFresh Active
- Fleksibel bruk av fryserdelen – Freeze&Cool
- Individuelt justerbar glasshyllabelysning med FlexiLight 2.0
- Også skap uten håndtak er enkle å åpne med Click2open
- Ingen isdannelse på frysevarene – aldri mer avriming med NoFrost
- HxBxD i mm 2015x597x675



### KFFD 6741 edt/cs

NYHET

- Frittstående køle-/fryseskabe med FrenchDoor DailyFresh | Longlife AirClean-system | Freeze&Cool | NoFrost | DynaCool
- Profesjonell oppbevaring – friskere lenger med PerfectFresh Pro
- Longlife AirClean-system – Fersk mat uten ubehagelig lukt
- Fleksibel bruk av lagringsplass – Freeze&Cool
- Is og avkjølt vann med et tastetrykk – Ice/Water dispenser
- Ingen isdannelse på maten og ingen behov for avriming takket være NoFrost
- HxBxD i mm 1805x906x745

CleanSteel M.-nr. 11954070

BlackSteel M.-nr. 12993630

Front i rustfritt stål M.-nr. 12595450

Veil. pris  
kr. 29.090 inkl. mva

Veil. pris  
kr. 52.190 inkl. mva

Veil. pris  
kr. 48.990 inkl. mva

## Frittstående kjøøl/frys-kombinasjon



PerfectFresh Pro



PerfectFresh Pro



39 dB



KFFD 6765 edt/cs

NYHET



KFFD 6867 obsw/matt

NYHET

- Frittstående kjøle-/fryseskabe med FrenchDoor PerfectFresh Pro | Longlife AirClean-system | Freeze&Cool | Ice/Water-dispenser | NoFrost
- Profesjonell oppbevaring – friskere lenger med PerfectFresh Pro
- Longlife AirClean-system – Fersk mat uten ubehagelig lukt
- Fleksibel bruk av lagringsplass – Freeze&Cool
- Is og avkjølt vann med et tastetrykk – Ice/Water dispenser
- Ingen isdannelse på maten og ingen behov for avriming takket være NoFrost
- HxBxD i mm 1805x906x745

- Frittstående kjøle-/fryseskabe med FrenchDoor PerfectFresh Active | Longlife AirClean-system | IceMaker | Vanddispenser | NoFrost
- Holder maten fersk opptil 5x lenger med aktiv fukting – PerfectFresh Active
- Longlife AirClean-system – Fersk mat uten ubehagelig lukt
- Ferskt og avkjølt vann når som helst – Vanddispenser
- Ingen isdannelse på maten og ingen behov for avriming takket være NoFrost
- HxBxD i mm 1805x906x750

Front i rustfritt stål

M.-nr. 12595460

Obsidiansort matt

M.-nr. 12595490

Veil. pris  
kr. 73.390 inkl. mva

Veil. pris  
kr. 89.790 inkl. mva

## Frittstående fryseskap



### FNS 4382D ws N

- Frittstående fryseskap med NoFrost og EasyHandle for en komfortabel side-by-side-kombinasjon.
- Ingen isdannelse på frysevarerne – aldri mer avriming med NoFrost
- Mer plass til større frysevarer – XXL Box
- Fint og elegant håndtak i Miele-kvalitet – EasyHandle
- Rask og skånsom frysing av matvarer – SuperFrost
- Fleksibel utvidelse av fryseboksenVarioRoom
- HxBxD i mm 1855x597x675



### FNS 4382D el N

- Frittstående fryseskap med NoFrost og EasyHandle for en komfortabel side-by-side-kombinasjon.
- Ingen isdannelse på frysevarerne – aldri mer avriming med NoFrost
- Mer plass til større frysevarer – XXL Box
- Fint og elegant håndtak i Miele-kvalitet – EasyHandle
- Rask og skånsom frysing av matvarer – SuperFrost
- Fleksibel utvidelse av fryseboksenVarioRoom
- HxBxD i mm 1855x597x675



### FNS 4782D ws N

- Frittstående fryseskap med NoFrost og ekstra komfort for perfekt side-by-side-kombinasjon.
- Ingen isdannelse på frysevarerne – aldri mer avriming med NoFrost
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Mer plass til større frysevarer – XXL Box
- Komfortabel og enkel åpning – EasyOpen
- Rask og skånsom frysing av matvarer – SuperFrost
- HxBxD i mm 1855x597x675

Hvitt M.-nr. 12430480

Veil. pris  
kr. 18.490 inkl. mva

Stål-look M.-nr. 12430380

Veil. pris  
kr. 19.290 inkl. mva

Hvitt M.-nr. 12430760

Veil. pris  
kr. 20.990 inkl. mva

## Frittstående fryseskap



### FNS 4782D edt/cs N

- Frittstående fryseskap med NoFrost og ekstra komfort for perfekt side-by-side-kombinasjon.
- Ingen isdannelse på frysevarer – aldri mer avriming med NoFrost
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Mer plass til større frysevarer – XXL Box
- Komfortabel og enkel åpning – EasyOpen
- Rask og skånsom frysing av matvarer – SuperFrost
- HxBxD i mm 1855x597x675



### FNS 4782D bst N

- Frittstående fryseskap med NoFrost og ekstra komfort for perfekt side-by-side-kombinasjon.
- Ingen isdannelse på frysevarer – aldri mer avriming med NoFrost
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Mer plass til større frysevarer – XXL Box
- Komfortabel og enkel åpning – EasyOpen
- Rask og skånsom frysing av matvarer – SuperFrost
- HxBxD i mm 1855x597x675



### FNS 4882 D edt/cs N

- Frittstående fryseskap med NoFrost og maksimal komfort for perfekt side-by-side-kombinasjon.
- Ingen isdannelse på frysevarer – aldri mer avriming med NoFrost
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Mer plass til større frysevarer – XXL Box
- Komfortabel og enkel åpning – EasyOpen
- HxBxD i mm 1855x600x675

CleanSteel M.-nr. 12430700

**Veil. pris**  
kr. 22.590 inkl. mva

BlackSteel M.-nr. 12430620

**Veil. pris**  
kr. 23.390 inkl. mva

CleanSteel M.-nr. 11953930

**Veil. pris**  
kr. 27.790 inkl. mva

# VINSKAP

## PUSH2OPEN

Døren med Push2Open-funksjon sikrer ytterligere eleganse og integreres perfekt i håndtaksløse kjøkken. Døren åpnes med et lett trykk på fronten. Lett og elegant.

## FLEXIFRAME OG NOTEBOARD

Sikker oppbevaring av alle flaskestørrelser. De justerbare flaskehyllene sikrer at flaskene ligger perfekt. De enkelte trelamellene i hyllene er lette å flytte på og kan dermed tilpasses alle flaskefasonger. Vinen oppbevares i en optimal posisjon. Miele-NoteBoard på fremsiden av alle hyllene, gir mulighet til å notere f.eks. vintype, produsent og årgang og gir en raskt oversikt.

## ACTIVE AIRCLEAN-FILTER

Det er viktig at vinen lagres uforstyrret uten ytre påvirkninger. Vinen skal kunne "puste" fritt gjennom korken uten å påvirkes. Derfor sikrer et aktivt kullfilter et optimalt inneklima og beskytter vinen mot luftoverføring.

## SOMMELIERSET

Med et enestående SommelierSet fra Miele kan du imponere gjestene dine med profesjonell dekantering av de edle vinene dine. Med det nye SommelierSettet har du alltid komplett verktøy for hånden.

Du kan nyte champagnen eller hvitvinen fra avkjølte glass. Få perfekt tempererte vinflasker på kort tid. Det er tid for ekte vinnyttelse.

## Frittstående vinskap



**KWNS 4784 DE edt/cs**

- Frittstående vin/frys-kombinasjon med FlexiFrame, to separate temperatursoner og ActiveHumidity.
- Lagring av alle flaskestørrelser/-former takket være FlexiFrame
- Optimal drikke- og lagringstemperatur takket være adskilte temperatursoner
- Optimal regulering av luftfuktighet med ActiveHumidity
- UV-bestendig isolerglass beskytter vinen perfekt
- Ferdige isbiter takket være IceMaker med fast vanntilkobling
- Ingen isdannelse på frysevarene – aldri mer avriming med NoFrost
- HxBxD i mm 1854x597x679



**KWT 4584 E sw**

- Frittstående vinlagringsskap med en temperaturzone, ActiveHumidity og dørlås.
- Optimal regulering av luftfuktighet med ActiveHumidity
- Beskyttelse av de beste vinene dine takket være integrert dørlås
- Smart tilkoblet for flere muligheter – Miele@home
- HxBxD i mm 1884x597x764



**KWT 4999 F obws**

- Frittstående vinskap med SommelierSet, FlexiFrame og tre separate temperatursoner.
- Perfekt seremoni med favorittvinene dine med SommelierSet
- Lagring av alle flaskestørrelser/-former takket være FlexiFrame
- Optimal drikke- og lagringstemperatur takket være adskilte temperatursoner
- Optimal regulering av luftfuktighet med ActiveHumidity
- UV-bestendig isolerglass beskytter vinen perfekt
- Beskyttelse av de beste vinene dine takket være integrert dørlås
- HxBxD i mm 2014x697x779

CleanSteel M.-nr. 12156940

Veil. pris  
kr. 68.590 inkl. mva

Sort M.-nr. 12156930

Veil. pris  
kr. 32.690 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 12156870

Veil. pris  
kr. 97.990 inkl. mva

## Frittstående venskap



### KWTS 4785 F obsw

- Frittstående venskap med PresenterFrame, to separate temperatursoner og ActiveHumidity.
- Elegant presentasjon av favorittvinene dine takket være PresenterFrame
- Optimal drikke- og lagringstemperatur takket være adskilte temperatursoner
- Smart tilkoblet for flere muligheter – Miele@home
- Optimal regulering av luftfuktighet med ActiveHumidity
- UV-bestendig isolerglass beskytter vinen perfekt
- HxBxD i mm 1854x597x694

Obsidiansort M.-nr. 12156880

Veil. pris  
kr. 52.290 inkl. mva

## Integrerte vinskaper



### KWT 6422 i-1

- Vinskaper for innbygging, 88 cm nisjehøyde med FlexiFrame og 3D-presentasjonshylle for kvalitetsbevisste vinelskere.
- Mest fleksibel oppbevaring av store vinflasker med FlexiFrame
- Oppbevaring av vin i to separate temperatursoner
- Ingen lukt i kjølesonen takket være Active AirClean-filteret
- Perfekt lyssetting av vinflaskene med LED-belysning
- HxBxD i mm 872x557x553



### KWT 6422 iG-1 grgr

- Vinskaper for innbygging, 88 cm nisjehøyde med FlexiFrame og Push2open for kvalitetsbevisste vinelskere.
- Mest fleksibel oppbevaring av store vinflasker med FlexiFrame
- Perfekt design for kjøkken uten håndtak med Push2open
- Oppbevaring av vin i to separate temperatursoner
- Ingen lukt i kjølesonen takket være Active AirClean-filteret
- Perfekt lyssetting av vinflaskene med LED-belysning
- HxBxD i mm 906x595x572



### KWT 6422 iG-1

- Vinskaper for innbygging, 88 cm nisjehøyde med FlexiFrame og Push2open for kvalitetsbevisste vinelskere.
- - Mest fleksibel oppbevaring av store vinflasker med FlexiFrame
- - Perfekt design for kjøkken uten håndtak med Push2open
- - Oppbevaring av vin i to separate temperatursoner
- - Ingen lukt i kjølesonen takket være Active AirClean-filteret
- - Perfekt lyssetting av vinflaskene med LED-belysning
- HxBxD i mm 906x595x572

M.-nr. 12364290

Veil. pris  
kr. 50.590 inkl. mva

Grafitgrått glass

M.-nr. 12364300


Veil. pris  
kr. 54.790 inkl. mva

Obsidiansort

M.-nr. 12364280

Veil. pris  
kr. 54.790 inkl. mva

## Integrerte vinskaper



**KWT 6422 iG-1 pebe**

- Vinskaper for innbygging, 88 cm nisjehøyde med FlexiFrame og Push2open for kvalitetsbevisste vinelskere.
- Mest fleksibel oppbevaring av store vinflasker med FlexiFrame
- Perfekt design for kjøkken uten håndtak med Push2open
- Oppbevaring av vin i to separate temperatursoner
- Ingen lukt i kjølesonen takket være Active AirClean-filteret
- Perfekt lyssetting av vinflaskene med LED-belysning
- HxBxD i mm 906x595x572



**KWT 6722 iGS-1**

- Vinskaper for innbygging, 178 cm nisjehøyde med FlexiFrame, SommelierSet og Push2open for kvalitetsbevisste vinelskere.
- - Mest fleksibel oppbevaring av store vinflasker med FlexiFrame
- - Perfekt design for kjøkken uten håndtak med Push2open
- - Oppbevaring av vin i to separate temperatursoner
- - Ingen lukt i kjølesonen takket være Active AirClean-filteret
- - Perfekt lyssetting av vinflaskene med LED-belysning
- HxBxD i mm 1770x595x572



**KWT 6722 iS -1**

- Vinskaper for innbygging, 178 cm nisjehøyde med FlexiFrame og SommelierSet for kvalitetsbevisste vinelskere.
- Mest fleksibel oppbevaring av store vinflasker med FlexiFrame
- Oppbevaring av vin i to separate temperatursoner
- Ingen lukt i kjølesonen takket være Active AirClean-filteret
- Perfekt lyssetting av vinflaskene med LED-belysning
- HxBxD i mm 1770x557x553

Pearlbeige M.-nr. 12615910

Veil. pris  
kr. 56.490 inkl. mva


M.-nr. 12364310

Veil. pris  
kr. 82.190 inkl. mva

M.-nr. 12364320

Veil. pris  
kr. 78.290 inkl. mva

## Integrerte vinskaper



### KWT 7112 iG grgr

- Vinskaper for innbygging, 45 cm nisjehøyde med FlexiFrame Plus og Push2open for kvalitetsbevisste vinelskere.
- Utmerket oppbevaring av store vinflasker med FlexiFrame Plus
- Perfekt design for kjøkken uten håndtak med Push2open
- Ingen lukt i kjølesonen takket være Active AirClean-filteret
- Perfekt lyssetting av vinflaskene med LED-belysning
- Optimal beskyttelse av vin med UV-filter i den tonede glassdøren
- HxBxD i mm 455x595x559



### KWT 7112 iG mb

- Vinskaper for innbygging, 45 cm nisjehøyde med FlexiFrame Plus og Push2open for kvalitetsbevisste vinelskere.
- Utmerket oppbevaring av store vinflasker med FlexiFrame Plus
- Perfekt design for kjøkken uten håndtak med Push2open
- Ingen lukt i kjølesonen takket være Active AirClean-filteret
- Perfekt lyssetting av vinflaskene med LED-belysning
- Optimal beskyttelse av vin med UV-filter i den tonede glassdøren
- HxBxD i mm 455x595x559



### KWT 7112 iG obsw

- Vinskaper for innbygging, 45 cm nisjehøyde med FlexiFrame Plus og Push2open for kvalitetsbevisste vinelskere.
- Utmerket oppbevaring av store vinflasker med FlexiFrame Plus
- Perfekt design for kjøkken uten håndtak med Push2open
- Ingen lukt i kjølesonen takket være Active AirClean-filteret
- Perfekt lyssetting av vinflaskene med LED-belysning
- Optimal beskyttelse av vin med UV-filter i den tonede glassdøren
- HxBxD i mm 455x595x559

Gråttittgrå M.-nr. 11186570

Veil. pris  
kr. 45.390 inkl. mva


Obsidiansort matt M.-nr. 12204800

Veil. pris  
kr. 47.090 inkl. mva

Obsidiansort M.-nr. 11186580

Veil. pris  
kr. 45.390 inkl. mva

## Integrerte vinskaper



### KWT 7112 iG pebe

- Vinskaper for innbygging, 45 cm nisjehøyde med FlexiFrame Plus og Push2open for kvalitetsbevisste vinelskere.
- Utmerket oppbevaring av store vinflasker med FlexiFrame Plus
- Perfekt design for kjøkken uten håndtak med Push2open
- Ingen lukt i kjølesonen takket være Active AirClean-filteret
- Perfekt lyssetting av vinflaskene med LED-belysning
- Optimal beskyttelse av vin med UV-filer i den tonede glassdøren
- HxBxD i mm 455x595x559

Pearlbeige M.-nr. 12615940

**Veil. pris**  
kr. 47.090 inkl. mva

## Vinskap for plassering under benk



### KWTUS 7054 F obsw

- Vinskap for innbygging, 82–88 cm nisjehøyde med FlexiFrame, ActiveHumidity og NoteBoard i en kompakt design.
- Lagring av alle flaskestørrelser/-former takket være FlexiFrame
- Optimal regulering av luftfuktighet med ActiveHumidity
- Individuell merking av trehyll på NoteBoard
- UV-bestendig isolerglass beskytter vinen perfekt
- Perfekt presentert – LED-belysning
- HxBxD i mm 819x597x579



### KWTUS 7074 F obsw

- Vinskap for innbygging, 82–88 cm nisjehøyde med separate temperatursoner, FlexiFrame og ActiveHumidity i en kompakt design.
- Optimal drikke- og lagringstemperatur takket være adskilte temperatursoner
- Lagring av alle flaskestørrelser/-former takket være FlexiFrame
- Optimal regulering av luftfuktighet med ActiveHumidity
- Individuell merking av trehyll på NoteBoard
- UV-bestendig isolerglass beskytter vinen perfekt
- HxBxD i mm 819x597x563



### KWTUS 7096 E obsw

- Vinskap for innbygging, 82–88 cm nisjehøyde med separate temperatursoner, FlexiFrame og Push2Open i en kompakt design.
- Optimal drikke- og lagringstemperatur takket være adskilte temperatursoner
- Lagring av alle flaskestørrelser/-former takket være FlexiFrame
- Optimal regulering av luftfuktighet med ActiveHumidity
- Individuell merking av trehyll på NoteBoard
- UV-bestendig isolerglass beskytter vinen perfekt
- HxBxD i mm 819x597x579

M.-nr. 12519490

Veil. pris  
kr. 49.590 inkl. mva

M.-nr. 12519510

Veil. pris  
kr. 56.490 inkl. mva

M.-nr. 12519560

Veil. pris  
kr. 63.290 inkl. mva

## Vinskap for plassering under benk



### KWTUS 7196 E obsw

- Vinskap for innbygging, 86–92 cm nisjehøyde med separate temperatursoner, FlexiFrame og Push2open i en kompakt design.
- Optimal drikke- og lagringstemperatur takket være adskilte temperatursoner
- Lagring av alle flaskestørrelser/-former takket være FlexiFrame
- Optimal regulering av luftfuktighet med ActiveHumidity
- Individuell merking av trehyll på NoteBoard
- UV-beständig isolerglass beskytter vinen perfekt
- HxBxD i mm 859x597x579

M.-nr. 12519660

**Veil. pris**  
kr. 64.990 inkl. mva

# MASTERCool

## MASTERFRESH PRO

Takket være oppgraderingen av friskhetssystemet til MasterFresh Pro i alle modeller, holder maten seg fersk opptil 5 ganger lenger. Ved å velge matalternativene, vil fuktighetsnivået justeres automatisk.



### FOODVIEW

Opptil 4 kameraer er integrert i apparatene. De er plassert under de øverste dørhyllene og i taket. Kameraene tar bilder av ulike områder i kjøleskapet, inkludert innsiden av skuffene, så snart dørene eller skuffene åpnes og lukkes igjen. Se innholdet i kjøleskapet fra hvor som helst via Miele-appen – og få full oversikt.

### SUPERCOOL&AIRCLEAN


I tillegg til Longlife AirClean-filteret, har apparatene en ekstra funksjon kalt SuperCool&AirClean. Dette anbefales for mat med sterk lukt. Med den velkjente SuperCool-funksjonen synker temperaturen i kjøleskapet til et minimum i 6 timer. Denne effekten har også en positiv innvirkning på fjerning av lukt.

### QUICKICE

Skal du arrangere fest eller trenger du å kjøle deg ned etter et maraton? Med QuickIce kan produksjonen av isbiter økes med opptil 100 % (avhengig av modell), slik at selv større mengder isbiter er tilgjengelige på kort tid.

## MasterCool integrerte skap

### MasterFresh



### K 2802 Vi R

- MasterCool kjøleskap for førsteklasses design og teknologi i storformat.
- Komfortabel døråpning takket være Push2open
- Maten holder seg fersk opptil 3 ganger lenger med MasterFresh
- Skapet lyses opp innvendig av LED-belysningen – BrilliantLight
- Komfortabel betjening med touch-fargedisplay MasterSensor
- HxBxD i mm 2127x756x610


### MasterFresh



### K 2902 Vi R

- MasterCool kjøleskap for førsteklasses design og teknologi i storformat.
- Komfortabel døråpning takket være Push2open
- Maten holder seg fersk opptil 3 ganger lenger med MasterFresh
- Skapet lyses opp innvendig av LED-belysningen – BrilliantLight
- Komfortabel betjening med touch-fargedisplay MasterSensor
- HxBxD i mm 2127x908x610

### IceMaker



### F 2413 Vi L

- MasterCool fryseskap for førsteklasses design og teknologi i storformat.
- Komfortabel døråpning takket være Push2open
- Skapet lyses opp innvendig av LED-belysningen – BrilliantLight
- Ferske isbiter fra IceMaker med fast vanntilkobling
- Komfortabel betjening med touch-fargedisplay MasterSensor
- HxBxD i mm 2125x451x545

M.-nr. 11530710

Veil. pris  
kr. 141.590 inkl. mva


M.-nr. 11530720

Veil. pris  
kr. 150.490 inkl. mva

M.-nr. 12021700

Veil. pris  
kr. 132.490 inkl. mva

## MasterCool integrerte skap




### F 2813 V L

- MasterCool fryseskap for førsteklasses design og teknologi i storformat.
- Komfortabel døråpning takket være Push2open
- Skapet lyses opp innvendig av LED-belysningen – BrilliantLight
- Ferske isbiter fra IceMaker med fast vanntilkobling
- Komfortabel betjening med touch-fargedisplay MasterSensor
- HxBxD i mm 2125x756x608



### KFMC 3834 L

- MasterCool-Kjøl/frys-kombinasjoner
- MasterFresh Pro – Maten holder seg fersk opptil 5 ganger lenger
- Longlife AirClean System – Fersk mat uten ubehagelig lukt
- IceMaker – Isbiter til kalde drikker
- BrilliantLight Pro – Praktisk belysning med elegante LED-lamper
- HxBxD i mm 2123x756x608



### KFMC 3834 R

- MasterCool-Kjøl/frys-kombinasjoner
- MasterFresh Pro – Maten holder seg fersk opptil 5 ganger lenger
- Longlife AirClean System – Fersk mat uten ubehagelig lukt
- IceMaker – Isbiter til kalde drikker
- BrilliantLight Pro – Praktisk belysning med elegante LED-lamper
- HxBxD i mm 2123x756x608

M.-nr. 12366250

Veil. pris  
kr. 151.290 inkl. mva

M.-nr. 12866550

Veil. pris  
kr. 170.690 inkl. mva

M.-nr. 12866470

Veil. pris  
kr. 170.690 inkl. mva

## MasterCool integrerte skap



### KFCM 3844 L

- MasterCool-Kjøl/frys-kombinasjoner
- MasterFresh Pro – Maten holder seg fersk opptil 5 ganger lenger
- Longlife AirClean System – Fersk mat uten ubehagelig lukt
- IceMaker – Isbiter til kalde drikker
- BrilliantLight Pro – Praktisk belysning med elegante LED-lamper
- HxBxD i mm 2123x895x608



### KFCM 3844 R

- MasterCool-Kjøl/frys-kombinasjoner
- MasterFresh Pro – Maten holder seg fersk opptil 5 ganger lenger
- Longlife AirClean System – Fersk mat uten ubehagelig lukt
- IceMaker – Isbiter til kalde drikker
- BrilliantLight Pro – Praktisk belysning med elegante LED-lamper
- HxBxD i mm 2123x895x608



### KFCM 3844 FD

- MasterCool FrenchDoor
- MasterFresh Pro – Maten holder seg fersk opptil 5 ganger lenger
- Longlife AirClean System – Fersk mat uten ubehagelig lukt
- IceMaker – Isbiter til kalde drikker
- BrilliantLight Pro – Praktisk belysning med elegante LED-lamper
- HxBxD i mm 2123x895x608

M.-nr. 12866700

Veil. pris  
kr. 185.790 inkl. mva

M.-nr. 12866630

Veil. pris  
kr. 185.790 inkl. mva

M.-nr. 12866780

Veil. pris  
kr. 193.390 inkl. mva

## MasterCool integrert vinskup



SommelierSet



### KWT 2672 ViS L

- MasterCool – vinskup for førsteklasses design og teknologi i storformat.
- Komfortabel døråpning takket være Push2open
- Servering og nytelse i perfekt sjon – inkl. SommelierSet
- Ulike typer vin perfekt temperert – tre temperatursoner
- Ytterst fleksibel oppbevaring av store vinflasker med FlexiFrame
- Skapet lyses opp innvendig av LED-belysningen – BrilliantLight
- HxBxD i mm 2127x603x610

M.-nr. 11530790

**Veil. pris**  
kr. 174.690 inkl. mva

# VASKEMASKINER

## POWERWASH – REVOLUSJONERENDE ØKONOMISK UANSETT TØYMENGDE

Maskinene fra Miele med PowerWash vasker opptil 40 % mer økonomisk og vasker selv små tøymengder meget energieffektivt. Hemmeligheten: Den innovative vasketeknologien, Spin&Spray, muliggjør en svært lav vannstand og reduserer energiforbruket til oppvarming. Og det med ekstra god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomull Eco.

## TWINDOS

Automatisk dosering av flytende vaskemiddel med to muligheter: Du kan enten velge å bruke Miele 2-fasesystemet \*TwinDos. TwinDos sørger for å tilsette UltraPhase 1 og 2 på helt riktig tidspunkt i vaskeprosessen. Alternativt kan du velge å fylle på ditt eget flytende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan kjøpes i Miele's nettbutikk.

## STEAMCARE – REDUSERER STRYKINGEN MED OPPTIL 50%

Optimalt for deg som er lei av å stryke skjorter og annet tøy, som fort blir krollete. SteamCare løsner fibre i tøyet ved hjelp av varierende dampmengder, som gjør at det oppnås redusert krølldannelse.

## EMALJERT FRONT

Den emaljerte fronten finnes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ripefast og bevarer sin hvite farge mange år frem i tid.

## VIRUS-HYGIENE TIL GULL

Hygienisk ren: Med TwinDos® og PowerWash blir mer enn 99,9 % 5 av alle mulige virus, slik som korona, fjernet



## Vaskemaskiner



### WWB 360 WCS

- W1 Vaskemaskin frontmater: A-20 % | 8 kg | 1400 o/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing
- Testet for 20 års perfekt tøypleie
- Spar enda mer energi med A -20 %
- QuickPowerWash sørger for effektive og raske resultater på kun 49 minutter
- Fullstendig app-basert styring av vaskemaskinen din med Miele@home
- Eksklusivt CapDosing-sortiment for ulike tekstiler og flekker
- HxBxD i mm 850x596x643



### WWD 380 WCS

- W1 Vaskemaskin frontmater: A-20 % | 9 kg | 1400 o/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home
- Testet for 20 års perfekt tøypleie
- Spar enda mer energi med A -20 %
- SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine
- QuickPowerWash sørger for effektive og raske resultater på kun 49 minutter
- Fullstendig app-basert styring av vaskemaskinen din med Miele@home
- HxBxD i mm 850x596x643



### WWG 880 WCS

- W1 Vaskemaskin frontmater: A -20 %\* | 9 kg | 1400 o/min | SteamCare | Automatisk dosering | QuickPowerWash
- Testet for 20 års perfekt tøypleie
- Spar enda mer energi med A -20 %
- SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine
- Presis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®
- QuickPowerWash sørger for effektive og raske resultater på kun 49 minutter
- HxBxD i mm 850x596x643

Lotushvit M.-nr. 12706910

**Veil. pris**  
kr. 15.590 inkl. mva

Lotushvit M.-nr. 12706980

**Veil. pris**  
kr. 17.190 inkl. mva

Lotushvit M.-nr. 12706870

**Veil. pris**  
kr. 19.590 inkl. mva

## Vaskemaskiner



### WQ 1000 WPS Nova Edition

- W2 Vaskemaskin frontmater A | 9 kg | 1600 o/min | InfinityCare | Automatisk dosering | SmartMatic
- Testet for 20 års perfekt tøypleie
- Vask mer skånsomt enn noen gang før med InfinityCare-skånetrommel
- Spar opptil 40 % vaskemiddel med TwinDos® takket være automatisk dosering
- Vårt automatikkprogram SmartMatic® justerer forbruket automatisk
- Det store M Touch Pro-fargedisplayet gjør betjeningen svært behagelig
- HxBxD i mm 850x596x620

Lotushvit M.-nr. 12697710

**Veil. pris**  
kr. 35.990 inkl. mva

# TØRKETROMLER

## SPESIALPROGRAMMER

Miele tørketromler har programmer til alt favorittøyet ditt – uansett materiale. Du finner en lang rekke spesialprogrammer, som sikrer helt korrekt behandling av det dyrebare tøyet ditt. Tørk kasjmirull, silke, gardiner, Gore-Tex®, sportstøy og mye mer, og oppnå et perfekt resultat med den mest skånsomme behandlingen.

## STEAMFINISH

Ved starten av tørkeprosessen blir vann sprayet inn i trommelen, og det danner seg en fin sky av vanndråper, som varmes opp av tørkeluften. Dampen som utvikles, trenger gjennom tekstilene og gjør dem synlig glattere. Dette sikrer, at strykingen blir lettere og raskere – eller helt overflødig.

## ECOFEEBACK

Før programstart kan du lese av forventet energiforbruk, og etter programslett vises det nøyaktige forbruket, som vil være avhengig av tøyes sammensetning og tørrhetsgrad. Dessuten får du beskjed om skittenhetsgraden på lofilteret, som bør holdes rent.

## SILENCE DRUM

Mieles nye tørketromler er svært stillegående takket være det spesielle trommeldesigne – også når der tørkes tøy med knapper og glidelåser. Det opplevde lydnivået halveres (nesten 4 dB), noe som gir en mer behagelig lydopplevelse.

## Tørketromler



### TWC 640 WP

- T1 Varmepumpetørketrommel: 8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-teknologi | FragranceDos
- Testet for 20 års perfekt tøypleie
- Varmepumpeteknologi – lavt forbruk, skånsom tørking
- EcoSpeed reduserer tørketiden effektivt med 20 minutter
- Fullstendig app-basert styring av tørketrommelen din med Miele@home
- EcoDry-teknologi sørger for god effekt gjennom hele tørketrommelens levetid
- HxBxD i mm 850x596x643



### TWD 640 WP

- T1 Varmepumpetørketrommel: 9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home
- Testet for 20 års perfekt tøypleie
- Varmepumpeteknologi – lavt forbruk, skånsom tørking
- Spar tid ved sortering; DryCare 40 er perfekt for tekstiler på 40 °C
- EcoSpeed reduserer tørketiden effektivt med 20 minutter
- HygieneDry fjerner inntil 99,99 % av bakteriene og 99,9 % av virus.
- HxBxD i mm 850x596x643



### TWH 780 WP

- T1 Varmepumpetørketrommel: 9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry
- Testet for 20 års perfekt tøypleie
- Varmepumpeteknologi – lavt forbruk, skånsom tørking
- SilenceDrum gir redusert støy for betydelig mer stillegående tørking
- Spar tid ved sortering; DryCare 40 er perfekt for tekstiler på 40 °C
- HygieneDry fjerner inntil 99,99 % av bakteriene og 99,9 % av virus.
- HxBxD i mm 850x596x643

lotushvit M.-nr. 12709760

Veil. pris  
kr. 16.390 inkl. mva

lotushvit M.-nr. 12710150

Veil. pris  
kr. 17.990 inkl. mva

lotushvit M.-nr. 12710170

Veil. pris  
kr. 21.290 inkl. mva

## Tørketromler



### TQ 1000 WP Nova Edition

- T2 tørketrommel med varmepumpe 9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry
- Testet for 20 års perfekt tøypleie
- Med QuickPowerDry kan du tørke tøyet ditt på kun 49 minutter
- Takket være WoolDry blir ull skånsomt tørket i maskinen
- SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine
- Det store M Touch Pro-fargedisplayet gjør betjeningen svært behagelig
- HxBxD i mm 850x596x643

lotushvit M.-nr. 12699030

**Veil. pris**  
kr. 38.190 inkl. mva

**Miele**

# VASK/TØRK-KOMBINASJONER

## POWERWASH – REVOLUSJONERENDE ØKONOMISK UANSETT TØYMENGDE

Maskinene fra Miele med PowerWash vasker opptil 40 % mer økonomisk og vasker selv små tøymengder meget energieffektivt. Hemmeligheten: Den innovative vasketeknologien Spin&Spray gir høy vaskeevne, enestående resultater og moderate programtider – selv i Bomull Eco.

## TWINDOS

Automatisk dosering av flytende vaskemiddel med to muligheter: Du kan enten velge å bruke Miele 2-fasesystemet TwinDos. TwinDos sørger for å tilsette UltraPhase 1 og 2 på helt riktig tidspunkt i vaskeprosessen. Alternativt kan du velge å fylle på ditt eget flytende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan kjøpes i Miele's nettbutikk.

## STEAMCARE – REDUSERER STRYKINGEN MED OPPTIL 50%

Optimalt for deg som er lei av å stryke skjorter og annet tøy, som fort blir krollete. SteamCare løser fibrene i tøyet ved hjelp av varierende dampmengder, som gjør at det oppnås redusert krølldannelse.

## EMALJERET FRONT

Den emaljerte fronten finnes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ripefast bevarer sin hvite farge mange år frem i tid.

Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

## Vask/tørk-kombinasjoner



### WT 370 WPM

- WT1 vask/tørk-kombinasjon: 8/5 kg | 1600 o/min | QuickPower | SteamCare | Testet hygiene
- Testet for en levetid tilsvarende 20 års tøypleie
- TwoInOne: 8 kg kan vaskes og 5 kg tørkes i samme produkt
- Vasking og tørking på rekordtid – QuickPower
- SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine
- Pålitelig fjerning av 99,9 % av bakteriene fra tøyet ditt
- HxBxD i mm 850x596x637

Lotushvit M.-nr. 11588240

**Veil. pris**  
kr. 35.990 inkl. mva

# STRYKEMASKINER

## DAMPFUNKSJON

Denne funksjonen muliggjør stryking med damp. Den "dobbel te vannbeholderen" sørger for hurtig dampproduksjon, en jevn dampfordeling på hele strykeoverflaten og opptil 40 minutters stryking med damp (med én enkelt påfylling). En LED-lampe viser når vannbeholderen skal fylles. Brukes med friskt vann fra kranen.

## TEKSTIL TILPASSET TEMPERATURVALG

Optimal varmefordeling gjennom tre varmeelementer. Varmeeffekten kan stilles inn i henhold til vaskeetiketten i tekstilene, som skåner fibrene. De tre varmeelementene fordeler varmen over hele overflaten. Dette sikrer de best mulige strykeresultatene.



## HØYT PRESSTRYKK

Under strykingen trykkes strykearmen ned på strykevalsen med et presstrykk på 0,35 N/cm. For å skape et lignende trykk ved manuell stryking ville man måtte trykke strykejernet ned på strykebrettet med en konstant vekt på ca. 7 kg. For best mulige strykeresultater med minst mulig arbeid.

## Strykesystem



### B 995 D

- Strykemaskin med dampfunksjon for optimale resultater og enda mer komfort.
- Ingen anstrengelse takket være det høye presstrykket
- Komfortabel stryking av store plagg – bred strykevalse
- Individuelt arbeidstempo med justerbar valsehastighet
- Enkel stryking av vanskelige plagg – fri valseende helt rundt
- De beste resultater selv ved tørt tøy – dampfunksjon
- HxBxD i mm 959x985x380
- HxBxD i mm 959x985x380

Lotushvit M.-nr. 7241360

**Veil. pris**  
kr. 29.390 inkl. mva

# FASHIONMASTER

## DAMP

Dampen gjør forskjellen. Med et damptrykk på opptil 4 bar og en konstant dampmengde på 100 g/min oppnår du strykeopplevelser i profesjonell kvalitet med FashionMaster. Den tørre dampen trenger gjennom selv de tykkeste materialer og reduserer dermed stryketiden. Du kan velge, om du vil bruke dampstøt eller konstant damp direkte på strykejernet med et trykk på damptasten.

## STEAMER

Du kan enkelt kvitte deg med stygge skrukker og bretter på jakker, blazere, aftenkjoler eller gardiner ved hjelp av steamern. Den veier kun halvparten så mye som strykejernet, men har samme damptrykk og dermed samme dampmengde. Den praktiske børstekransen får tekstilfibrene til å reise seg med perfekt avstand. Steamern kan også brukes mens FashionMaster er klappet sammen for at spare plass.

## 1-2-LIFT-SYSTEM

To bevegelser – lett og raskt! Med det patenterte \*1-2-lift-system kan hele utstyret bestående av strykejern, dampgenerator og strykebord stilles opp med få arbeidstrinn. Lås opp, og la strykebordet gli opp i vannrett posisjon – nesten som ved et trylleslag. FashionMaster glatter ikke bare tøyet men skåner også ryggen din!

## AKTIVT STRYKEBRETT

Strykebrettet hjelper deg aktivt med tre intelligente funksjoner ved stryking. Blåsefunksjonen sørger for svært myk stryking, innsugningsfunksjonene medføre ren intensiv dampbruk. Med damp-knappen på strykejernet starter oppblåsnings- eller innsugningsfunksjonene i strykebrettet, og den slukkes automatisk i strykepausene. Hukommelsesfunksjonen gemmer den siste innstillingen og starter igjen ved neste bruk av damp.

## FashionMaster



### B 4312

- Dampstrykesystemer med display og strykesåle med cellestruktur for optimal glatting.
- Jevn dampfordeling – Miele strykesåle med cellestruktur
- Strykeresultater med proffkvalitet takket være 3.5 bar bar damptrykk
- Enkelt å sette opp/ta ned – 1-2-Lift-system
- Topp strykeresultater med støtte fra det aktive strykebordet
- HxBxD i mm 970x470x1480



### B 4847

- Dampstrykesystemer med display og ekstra steamer for optimale strykeresultater med maks komfort.
- Jevn dampfordeling – Miele strykesåle med cellestruktur
- Strykeresultater med proffkvalitet takket være 4.0 bar bar damptrykk
- Enkelt å sette opp/ta ned – 1-2-Lift-system
- Topp strykeresultater med støtte fra det aktive strykebordet
- Komfortabel glatting av tøy som er hengt opp – Steamer
- HxBxD i mm 970x470x1480

M.-nr. 11978090

**Veil. pris**  
kr. 25.290 inkl. mva

M.-nr. 11978080

**Veil. pris**  
kr. 31.090 inkl. mva

**Miele**

# TILBEHØR



Ventilator

Oppvask

Skap

Vask & Tørk

## Tilbehør



### KMBP 8428

M Sense-stekepanne (28 cm), uten belegg for assistert matlagning på M Sense ready-induksjonstopper.  
Enkel betjening direkte på kokekaret  
Ingenting brent – ingenting kokt over takket være integrert sensorteknologi  
Supertermisk sandwichbunn som sørger for en enestående varmefordeling  
Laget av rustfritt stål for varig ytelse selv ved høye temperaturer  
Kan vaskes i oppvaskmaskin (oppvask for hånd anbefales)  
Innhold: 1 M Sense stekepanne (28 cm) inkl. batterier

M.-nr. 12724140

#### Veil. pris

kr. **3,999** inkl. mva



### KMBP 8528

M Sense-stekepanne (28 cm) med non-stick-belegg for assistert matlagning på M Sense ready-induksjonstopper.  
Enkel betjening direkte på kokekaret  
Ingenting brent – ingenting kokt over takket være integrert sensorteknologi  
Supertermisk sandwichbunn som sørger for en enestående varmefordeling  
Perfekt steking takket være 3-lags ILAG Professional S non-stick-belegg  
Kan vaskes i oppvaskmaskin (oppvask for hånd anbefales)  
Innhold: 1 M Sense stekepanne (28 cm) med non-stick-belegg inkl. batterier

M.-nr. 12724180

#### Veil. pris

kr. **3,999** inkl. mva



### KMKT 8420

M Sense-gryte (20 cm / 4 l) for assistert matlagning på M Sense ready-induksjonstopper.  
Enkel betjening direkte på kokekaret  
Ingenting brent – ingenting kokt over takket være integrert sensorteknologi  
Gryte i rustfritt stål av høy kvalitet med supertermisk sandwichbunn  
Løkk med dampgjennomstrømming på siden  
Kan vaskes i oppvaskmaskin (oppvask for hånd anbefales)  
Innhold: 1 M Sense-gryte (20 cm / 4 l) inkl. batterier

M.-nr. 12724200

#### Veil. pris

kr. **3,999** inkl. mva



### KMTS 8602

M Sense startsett (2-delt) for assistert matlagning på M Sense ready-induksjonstopper.  
Enkel betjening direkte på kokekaret  
Ingenting brent – ingenting kokt over takket være integrert sensorteknologi  
Gryte i rustfritt stål av høy kvalitet med supertermisk sandwichbunn  
Løkk med dampgjennomstrømming på siden  
Kan vaskes i oppvaskmaskin (oppvask for hånd anbefales)  
Innhold: 1 M Sense-gryte (20 cm/4 l), 1 M Sense stekepanne med belegg (28 cm)

M.-nr. 12915760

#### Veil. pris

kr. **7,899** inkl. mva



### KMTS 8604

Grytesett (4 deler) for klassisk og assistert matlagning på M Sense ready-platetopper.  
Gryte i rustfritt stål av høy kvalitet med supertermisk sandwichbunn  
Løkk med dampgjennomstrømming på siden  
Kan vaskes i oppvaskmaskin (oppvask for hånd anbefales)  
Innhold: 1 gryte (16 cm / 1,5 l), 1 kasserolle (16 cm / 1,5 l)  
1 M Sense-gryte (20 cm / 4 l), 1 M Sense-belagt stekepanne (28 cm)

M.-nr. 12915770

#### Veil. pris

kr. **10,999** inkl. mva



### KMTS 5704-3

Grytesett (4 deler)  
av robust rustfritt stål av høy kvalitet, løkk med damp hull på siden.  
Supertermisk sandwichbunn som sørger for en enestående varmefordeling  
Måletrått damputslipp på siden med et løkk som er perfekt tilpasset KMDA  
Innvendig måleindikator gjør tilberedningen enklere  
For alle platetopper og komfyrer  
Stekepanne med 3-lags ILAG Professional S-slippebelegg  
Innh.: 1 stekepanne, 1 kasserolle (1,5 l), 2 gryter (1,5/4 l), 3 løkk  
HxBxD i mm 165x200x487

M.-nr. 12625700

#### Veil. pris

kr. **7.649** inkl. mva



### VB 1828

Liten vakuumpose for alle Miele vakuumeringsskuffer.  
Perfekt for Sous-vide-tilberedning  
Egnet for flytende og faste matvarer  
Glatt, rivesikker, 90 µ. Kun for engangsbruk.  
Mål: 180 x 280 mm – innhold: 50 stk.  
HxBxD i mm 355x20x220

M.-nr. 10380620

#### Veil. pris

kr. **589** inkl. mva



### VB 2435

Stor vakuumpose for alle Miele vakuumeringsskuffer.  
Perfekt for Sous-vide-tilberedning  
Egnet for flytende og faste matvarer  
Glatt, rivesikker, 90 µ. Kun for engangsbruk.  
Mål: 240 x 350 mm – innhold: 50 stk.  
HxBxD i mm 435x20x300

M.-nr. 10380630

#### Veil. pris

kr. **659** inkl. mva



### PowerDisk 6 pk.

PowerDisk All in 1. Sett, 6 stk. Oppvaskmiddel for oppvaskmaskin med AutoDos.  
Mieles eksklusive pulvergranulat med aktivt oksygen  
Grundig renhet – selv ved gjensidig smuss  
Strålende resultater – selv ved lave temperaturer  
Med flere funksjoner, slik som glansmiddel, salt og glassbeskyttelse  
Automatisk dosering i ca. 1 måned (20 vask/disk)  
Perfekt oppvask. Med Miele.  
HxBxD i mm 125x170x330

M.-nr. 11841310

#### Veil. pris

kr. **774** inkl. mva



### PowerDisk All in 1 ECO

PowerDisk All in 1 ECO, sett med 6 stk. Svanemerket oppvaskmiddel for oppvaskmaskin med AutoDos.  
Uten skadelig solvbeskyttelse  
Uten parfyme- og fargestoffer  
Svanemerket  
Med aktivt oksygen for grundig rengjøring  
Automatisk dosering i ca. 1 måned (20 vask/disk)  
Med flere funksjoner, slik som glansmiddel, salt og glassbeskyttelse  
HxBxD i mm 125x170x330

M.-nr. 11868780

#### Veil. pris

kr. **774** inkl. mva



### PowerDisk All in 1 ECO, 400 g

PowerDisk All in 1 ECO, 400 g Svanemerket oppvaskmiddel for oppvaskmaskin med AutoDos.  
Uten skadelig solvbeskyttelse  
Uten parfyme- og fargestoffer  
Svanemerket  
Med aktivt oksygen for grundig rengjøring  
Automatisk dosering i ca. 1 måned (20 vask/disk)  
Med flere funksjoner, slik som glansmiddel, salt og glassbeskyttelse  
HxBxD i mm 41x144x154

M.-nr. 11869010

#### Veil. pris

kr. **149** inkl. mva



### UltraTabs All in 1, 60 stk

UltraTabs All in 1, 60 stk. for optimale rengjøringsresultater i oppvaskmaskiner fra Miele.  
Strålende resultat – selv ved vanskelige flekker  
Ingen utpakk. takket være vannoppløs. og biolog. nedbrytbar folie  
Med flere funksjoner, slik som glansmiddel, salt og glassbeskyttelse  
Fosfatfri – Bra for miljøet  
Perfekt oppvask. Med Miele.  
HxBxD i mm 60x150x160

M.-nr. 12737760

#### Veil. pris

kr. **309** inkl. mva

## Tilbehør



### UltraTabs All in 1 ECO, 60 stk

UltraTabs All in 1 ECO, 60 stk. skånsom løsning for gode rengjøringsresultater  
Strålende resultater selv ved lave vasketemperaturer  
Svanemerket  
Uten skadelig salvsbeskyttelse  
Uten duft-, fargestoffer, konserveringsmidler samt mikropplast  
Ingen utpakk. takket være vannopplos. og biolog. nedbrytbar folie  
Med aktivt oksygen for grundig rengjøring  
HxBxD i mm 48x151x156  
M.-nr. 12190920

**Veil. pris**  
kr. **309** inkl. mva



### Rengjøringsmiddel, 10 stk.

Rengjøringsmiddel, 10 stk. for kaffemaskiner, garantert kaffenytelse på høyeste nivå.  
For grundig fjerning av kaffedøljer og kafferester  
Svært effektiv rengjøring som samtidig skåner materialene  
Avstemt blanding – Spesiell Miele-oppskrift  
Utmerket pleie for mange års drift.  
HxBxD i mm 140x15x70  
M.-nr. 10960220

**Veil. pris**  
kr. **309** inkl. mva



### Avkalkningspatron

Avkalkningspatron for automatisk avkalking av Miele's kaffemaskiner.  
Grundig fjerning av avleiringer og forkalkninger  
Svært effektiv avkalking som samtidig skåner materialene  
Helt uten manuelle trinn  
Ingen kjemikalierester etter avkalkingen  
En pakke holder ca. 1 år  
Utmerket pleie for mange års drift.  
HxBxD i mm 215x45x65  
M.-nr. 10959980

**Veil. pris**  
kr. **1.059** inkl. mva



### CJ Jug 1,0l

Termokanne 1.0l for Miele kaffemaskiner CVA og CM med kaffekannefunksjon.  
Direkte brygging uten å fylle over fra kaffemaskinen til kannen  
Rustfritt stål, polert  
Enkel rengjøring med fullstendig avtakbart lokk  
Uknuselig og vakumforseglet Tophtherm-isolasjonsenhet  
Praktisk Aromalokk  
HxBxD i mm 140x126x180  
M.-nr. 10694310

**Veil. pris**  
kr. **1.479** inkl. mva



### HydroCleaner 4x125ml

HydroCleaner, sett med 4 flasker. Rengjøringsmiddel for selvrensjeringsfunksjonen HydroClean til kombidampovner.  
Automatisk og effektiv rengjøring av ovnsrommet  
Grundig fjerning av fastbrente matrester  
Sattets levetid: ca. 1 år  
Trygg mtp. matikkerhet og skånsom mot materiale  
Lett biologisk nedbrytbar  
Fri for mikropplast i henhold til EUs REACH-definisjon  
HxBxD i mm 139x62x160  
M.-nr. 12105680

**Veil. pris**  
kr. **749** inkl. mva



### Avkalkingstabletter, 6 stk.

Avkalkingstabletter, 6 stk. for kaffemaskin, dampovn, FashionMaster, stekeovn med KlimaPlus.  
Grundig fjerning av avleiringer og forkalkninger  
Svært effektiv avkalking som samtidig skåner materialene  
Avstemt blanding – Spesiell Miele-anbefaling  
Ingen kjemikalierester etter avkalkingen  
Utmerket pleie for mange års drift.  
HxBxD i mm 240x21x128  
M.-nr. 10960200

**Veil. pris**  
kr. **299** inkl. mva



### Topprens

Keramisk koketopp- og stålrens, 250 ml for det beste rengjøringsresultatet og sikker bruk.  
Beste produktet på markedet – Testvinner i Sveits  
Fjerner kraftig fettsmuss, det som er innbrent og vannflekker  
Etterlater en beskyttelsesfilm som gjør rengjøringen lettere  
Skånsom rengjøring takket være finkrystallisert blanding  
Kan ikke brukes på CleanSteel eller PerfectClean  
Utmerket pleie for mange års drift.  
HxBxD i mm 190x50x50  
M.-nr. 10173200

**Veil. pris**  
kr. **119** inkl. mva



### Silikonfotter

Silikonfotter sørger for et sikkert feste av Gourmet-grillplaten på induksjonstoppen  
til Miele Gourmet grillplate (materialnr. 10009310)  
Med standardleveringen for grillplaten følger fire silikonfotter  
Innhold: 4 fotter  
HxBxD i mm 5x42x31  
M.-nr. 11639680

**Veil. pris**  
kr. **149** inkl. mva



### AutoCleaner

AutoCleaner for helautomatisk rengjøring av Miele kaffemaskin.  
Innhold: 4 stk.  
Fjerner effektivt rester fra bryggeenheten  
Ekstra rengjøring av melkerørsystemet  
En pakke holder ca. 1 år  
Utmerket pleie for mange års drift.  
HxBxD i mm 45x65x215  
M.-nr. 10971410

**Veil. pris**  
kr. **1.059** inkl. mva



### Rengjøringsmiddel for melkedyse 100 stk.

Rengjøringsmiddel for melkedyse 100 stk. for hygienisk ren melkegjennomstrømming i kaffemaskinene.  
Svært effektiv rengjøring som samtidig skåner materialene  
Enkel dosering takket være forhåndsproporsjonerte tabletter  
Fjerner melkeproteiner og -fett uten at det blir rester  
Avstemt blanding – Spesiell Miele-anbefaling  
Den beste pleie for mange års driftssikkerhet  
HxBxD i mm 205x78x125  
M.-nr. 10180270

**Veil. pris**  
kr. **539** inkl. mva



### Silikonfett

Silikonfett, 6g for Miele's kaffemaskiner.  
For pleie av bryggeenheten og forskjellige pakninger  
Svært effektiv og derfor materialskånende  
Utmerket pleie for mange års drift.  
HxBxD i mm 13x21x79  
M.-nr. 5132001

**Veil. pris**  
kr. **209** inkl. mva



### HBS 70

Miele Gourmet bake- og pizzastein for resultater som fra en tradisjonell steinovn.  
Til steking av pizza, focaccia, brød og rundstykker  
Av spesialkeramikk – svært jevne, spro resultater  
Store porer absorberer fuktighet optimalt fra deigen  
Holder på varmen som varmholdeplate på bordet i ca. 25 minutter.  
Enkel rengjøring takket være kvalitetsglasuren  
Innhold: Gourmet-bakestein og skyvespade av tre  
HxBxD i mm 80x400x530  
M.-nr. 11901190

**Veil. pris**  
kr. **3.409** inkl. mva

## Tilbehør



### HBF 27-1

Rundt stekebrett med overflateforedlingen PerfectClean.  
27 cm i diameter – kan settes på risten  
For steking av pizza, quiche, terter osv.  
Setter seg ikke fast – trenger verken bakepapir eller smøring  
Svært røpefast  
Superenkel rengjøring pga. overflateforedlingen PerfectClean  
HxBxD i mm 31x305x305  
M.-nr. 9520720

#### Veil. pris

kr. 899 inkl. mva



### HBFL 27-1

Rund ildfast formnostalgilogo med overflateforedlingen PerfectClean.  
27 cm i diameter – kan settes på risten  
For steking av pizza, quiche, terter osv.  
Setter seg ikke fast – trenger verken bakepapir eller smøring  
Svært røpefast  
Superenkel rengjøring pga. overflateforedlingen PerfectClean  
HxBxD i mm 31x305x305  
M.-nr. 9520730

#### Veil. pris

kr. 1.089 inkl. mva



### HBFP 27-1

Rund steke- og AirFry-form, perforert for alt som er sprøtt.  
Perfekt for baking med funksjonen KlimaPlus  
Perforering bedrer luft sirkulasjonen og muliggjør AirFrying  
Perfekt for baking av rundstykker, croissanter, pizza, paier...  
Superenkel rengjøring pga. overflateforedlingen PerfectClean  
Trenger hverken bakepapir eller smøring  
27 cm i diameter – kan settes på risten  
M.-nr. 10116800

#### Veil. pris

kr. 899 inkl. mva



### HFC 71

Original Miele FlexiClip-skinner PerfectClean for en fleksibel, individuell bruk av stekeovnen eller dampovnen.  
For generasjonene H 6000/7000 samt DGC 6000/7000  
Superenkel rengjøring pga. overflateforedlingen PerfectClean  
Ved bruk av flere riller samtidig  
Enkelt feste i foringslistene i produktet  
Praktisk tilgang til brett eller rister i alle rillehøyder  
Innhold: 1 par FlexiClips uttreksskinner  
HxBxD i mm 25x150x412  
M.-nr. 9520660

#### Veil. pris

kr. 2.549 inkl. mva



### HFC 72

Original Miele FlexiClip-skinner med PyroFit for fleksibel, individuelle bruk av stekeovnen.  
For generasjonene H 6000/7000 med pyrolyse  
Praktisk, automatisk rengjøring under pyrolysen  
Ved bruk av flere riller samtidig  
Enkelt feste i foringslistene i produktet  
Praktisk tilgang til brett eller rister i alle rillehøyder  
Innhold: 1 par FlexiClips uttreksskinner  
HxBxD i mm 45x55x415  
M.-nr. 9520670

#### Veil. pris

kr. 2.989 inkl. mva



### HGBB 71

Grill- og stekebrett for HUBB med overflateforedlingen PerfectClean.  
Stiv og lett brennes ikke fast, og gir god smak i sauser  
Perfekt for AirFrying av fettholdige matvarer  
Passer perfekt til universalpanne HUBB 71  
Superenkel rengjøring pga. overflateforedlingen PerfectClean  
For Generasjon H 2000/6000/7000, DGC 6000/7000, DGC HC Pro 7000  
Mål: 40,3 cm x 38,5 cm x 2,5 cm  
HxBxD i mm 22x385x446  
M.-nr. 9520630

#### Veil. pris

kr. 1.429 inkl. mva



### HUBB 71

Original Miele universalpanne med overflateforedlingen PerfectClean.  
Brukes som oppvarmingskål for stiv/fett ved steking og grilling  
Brukes sammen med grill- og stekebrett ved steking  
Brukes med FlexiClips eller settes direkte inn i sidegitteret  
For Generasjon H 2000/6000/7000, DGC 6000/7000, DGC HC Pro 7000  
Mål: 44,8 cm x 38,6 cm x 3,475 cm  
Superenkel rengjøring pga. overflateforedlingen PerfectClean  
HxBxD i mm 35x386x448  
M.-nr. 9519840

#### Veil. pris

kr. 1.429 inkl. mva




### KMTY

Gourmet-teppanyaki gir en unik matopplevelse på Miele induksjonstopper.  
For tilberedning av sunne og lette retter  
Med FixPosition – fire silikonfetter sørger for stabilitet  
Jevn steking takket være premium stekeplate i rustfritt stål.  
Optimal for platetopper med PowerFlex og fullflexinduksjon  
Ikke egnet for gassstopper og elektriske platetopper  
Ytre mål: BxDxH 24,2 x 41 x 2,27 cm/Stekeflate: BxD 21 x 34 cm  
HxBxD i mm 33x243x416  
M.-nr. 11555900

#### Veil. pris

kr. 4.589 inkl. mva



### GGRP

Gourmet-grillplate gir enestående grillresultater på Miele induksjonstopper.  
Optimal for platetopper med PowerFlex og fullflexinduksjon  
Original grillaroma takket være bølgeformet overflate  
Non-Stick-belegg av høy kvalitet  
Ikke egnet for gassstopper og elektriske platetopper  
Med FixPosition – fire silikonfetter sørger for stabilitet  
Ytre mål: BxDxH 24,2 x 41 x 2,3 cm/Grillflate: BxD 19 x 33 cm  
HxBxD i mm 26x240x411  
M.-nr. 10009310

#### Veil. pris

kr. 3.389 inkl. mva



### HUB 5000-M

Gourmetpanne for steking, koking og gratinering.  
Maks. kapasitet ca. 5 kg – Ytre mål: BxDxH 44,8 x 26,8 x 8,6 cm  
Av aluminiumstøpegods, håndstøpt  
Enklere rengjøring med Non-stick-belegg  
Kan brukes i stekeovner/på komfyrtopper unntatt induksjon og gass  
Uten deksel i rustfritt stål HBD 60-22  
HxBxD i mm 87x267x457  
M.-nr. 10314250

#### Veil. pris

kr. 1.984 inkl. mva



### HUB 5001 M

Induksjonskompatibel gourmetpanne for steking, koking og gratinering.  
Maks. kapasitet ca. 5 kg – Ytre mål: BxDxH 44,8 x 26,8 x 8,6 cm  
Kan settes i stekeovnen og på alle komfyrtopper, unntatt gass  
Av aluminiumstøpegods, håndstøpt  
Enklere rengjøring med Non-stick-belegg  
Uten deksel i rustfritt stål HBD 60-22  
HxBxD i mm 88x270x448  
M.-nr. 10314270

#### Veil. pris

kr. 3.749 inkl. mva



### HUB 5001-XL

Induksjonskompatibel gourmetpanne for steking, koking og gratinering.  
Maks. kapasitet ca. 8 kg – Ytre mål: BxDxH 44,8 x 38,6 x 8,6 cm  
Av aluminiumstøpegods, håndstøpt  
Enklere rengjøring med Non-stick-belegg  
Uten deksel i rustfritt stål HBD 60-35  
Til bruk i stekeovner  
HxBxD i mm 87x385x450  
M.-nr. 10314310

#### Veil. pris

kr. 4.789 inkl. mva

## Tilbehør



### HUB 62-22

Induksjonskompatibel gourmetpanne for steking, koking og gratinering.  
Maks. kapasitet ca. 5 kg – Ytre mål: BxDxH 42,2 x 25,7 x 8,6 cm  
Enklere rengjøring med Non-stick-belegg  
Av aluminiumstøpegoods, håndstøpt  
Uten deksel i rustfritt stål HBD 60-22  
Kompatibel med H 21xx-H 2299, H 41xx E/B- H 4699 E/B  
Kan settes i stekeovnen og på alle komfyrtopper, unntatt gass  
HxBxD i mm 88x255x420  
M.-nr. 10314280

#### Veil. pris

kr. **3.919** inkl. mva



### HBBL 71

Gourmet steke- og AirFry-brett, perforert for alt som er sprøtt.  
Perfekt for baking med funksjonen KlimaPlus  
Perforering bedrer luft sirkulasjonen og muliggjør AirFrying  
For sprøe kjeks, brød, pizzaer og pommes frites  
Superenkel rengjøring pga. overflateforedlingen PerfectClean  
For Generasjon H 2000/6000/7000, DGC 6000/7000, DGC HC Pro 7000  
Mål: 44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm  
HxBxD i mm 22x386x446  
M.-nr. 9520620

#### Veil. pris

kr. **1.429** inkl. mva



### HBD 60-35

Løkk for gourmetpanne kompatibel med HUB 61-35, HUB 62-35, HUB 5000-XL  
og HUB 5001-M.  
Av førsteklasse, rustfritt stål  
Ikke for bruk i stekeovner med mikrobølgeovn eller ved grilling  
Ikke egnet for innbyggings-kompaktesteovner  
Følger ikke med gourmetpannen  
HxBxD i mm 130x355x390  
M.-nr. 5136960

#### Veil. pris

kr. **1.969** inkl. mva



### DGGL 20

Damppanne, perforert ved koking eller steking av grønnsaker, fisk, kjøtt og poteter osv.  
Kapasitet: 2,4 i nyttvolum: 1,8 l  
Ytre mål – B x D x H: 450 x 190 x 40 mm  
Laget av rustfritt stål, veggtykkelse 0,6 mm  
Proff-tilbehør av europeisk produksjon  
Tilpasset for Miele's kombidampovner  
HxBxD i mm 44x194x456  
M.-nr. 8285410

#### Veil. pris

kr. **639** inkl. mva




### HUB 62-35

Induksjonskompatibel gourmetpanne for steking, koking og gratinering.  
Maks. kapasitet ca. 8 kg – Ytre mål: BxDxH 42,2 x 37,5 x 8,6 cm  
Av aluminiumstøpegoods, håndstøpt  
Enklere rengjøring med Non-stick-belegg  
Uten deksel i rustfritt stål HBD 60-35  
Til bruk i stekeovner  
Kompatibel med H 21xx-H 2299, H 41xx E/B- H 4699 E/B  
M.-nr. 10314300

#### Veil. pris

kr. **4.969** inkl. mva



### HBBR 71

Original Miele bake- og stekerist med overflateforedlingen PerfectClean.  
Superenkel rengjøring pga. overflateforedlingen PerfectClean  
For Generasjon H 2000/6000/7000, DGC 6000/7000, DGC HC Pro 7000  
Plass til ildfast form/gourmetpanne, legg på HUBB71 for å grille  
Mål: 44,36 cm x 38,0 cm x 2,5 cm  
HxBxD i mm 31x380x444  
M.-nr. 9524950

#### Veil. pris

kr. **1.179** inkl. mva




### HGS 100

Original Miele glasspanne ideelt for tilberedning av suffléer, gratenger og kaker.  
Til bruk i Miele stekeovner med integrert mikrobølgeovn  
Kan også brukes i Miele mikrobølgeovn M 110 E og M 130 E  
Mål: B x D x H = 45,5 x 35,3 x 3,2 cm  
HxBxD i mm 34x353x455  
M.-nr. 11514090

#### Veil. pris

kr. **979** inkl. mva



### DKF 30-P Active AirClean

Active AirClean-filter med aktivt kull for Miele omluftsventilatorer DAD 4x4x  
Nøytraliserer ubehagelig lukt fra matlaging  
Redusert støytutvikling takket være plissert materiale  
Enkelt og raskt bytte av filter  
For å opprettholde effekten: Filterbytte hver 6. måned  
Innhold: 2 filtre uten ramme  
HxBxD i mm 45x100x360  
M.-nr. 11662790

#### Veil. pris

kr. **1.879** inkl. mva



### HBB 71

Originalt Miele stekebrett med overflateforedlingen PerfectClean.  
For bruk med FlexiClips eller settes direkte inn i føringslistene  
Setter seg ikke fast – trenger verken bakepapir eller smøring  
Superenkel rengjøring pga. overflateforedlingen PerfectClean  
For Generasjon H 2000/6000/7000, DGC 6000/7000, DGC HC Pro 7000  
Mål: 44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm  
HxBxD i mm 22x386x448  
M.-nr. 9519820

#### Veil. pris

kr. **1.259** inkl. mva



### HBD 60-20

Løkk for gourmetpanne kompatibel med HUB 61-22, HUB 62-22, HUB 5000-M og HUB 5001-M.  
Av førsteklasse, rustfritt stål  
Ikke for bruk i stekeovner med mikrobølgeovn eller ved grilling  
Følger ikke med gourmetpannen  
HxBxD i mm 70x235x390  
M.-nr. 5136950

#### Veil. pris

kr. **1.709** inkl. mva



### DGGL 12

Damppanne, perforert ved koking eller steking av grønnsaker, fisk, kjøtt og poteter osv.  
Kapasitet: 5,4 i nyttvolum: 3,3 l  
Ytre mål – B x D x H: 448 x 386 x 40 mm  
Laget av rustfritt stål, veggtykkelse 0,6 mm  
Proff-tilbehør av europeisk produksjon  
Tilpasset for Miele's kombidampovner  
HxBxD i mm 40x385x450  
M.-nr. 8249430

#### Veil. pris

kr. **899** inkl. mva



### DKF 30-R LongLife AirClean

Regenererbart LongLife AirClean-luftfilter for Miele omluftsventilatorer DAD 4x4x  
Merkbart frisk og duftneutral luft i hele kjøkkenet  
Med aktivt kull – nøytraliserer ubehagelig lukt fra matlaging  
Regenereres enkelt hvert halvår i stekeovnen  
Levetid 3 år  
Lav strømningsmotstand grunnet spesiell konstruksjon  
Innhold: 2 filtre uten ramme  
HxBxD i mm 55x90x357  
M.-nr. 11662830

#### Veil. pris

kr. **5.119** inkl. mva

## Tilbehør



### DKFS 31-P

Sensitive AirClean-filter med aktivkull for Miele omluftsventilator DAS 2x20, DAS 4x20 og DAS 4x30.  
Redusert finstøv PM2,5 med 50 % (testet iht. ISO 16890)  
Med partikkelfilter  
Nøytraliserer ubehagelig lukt fra matlaging  
For å opprettholde effekten: Filterbytte hver 6. måned  
HxBxD i mm 280x100x320  
M.-nr. 12476070

**Veil. pris**  
kr. 1.779 inkl. mva



### DFKS-UR

Flatkanalsett omluft for KMDA 7272-1 / 7473-1 / 7676-1 / 7876-1 for individuell luftføring i omluftsdrift.  
Inkl. omluftsboks (DUU 1500) + 1x kontakt (DFK-V) + 1x adapter (DFK-AK90)  
1xbue (DFK-BV 90) + 1xbue (DFK-BH 90) + 2x1m (DFK-R1000)  
1x lengdeutjevning (DFK-L) + 1x tetningsbånd (DFK-DB)  
Ta hensyn til nasjonale byggeforskrifter  
Kanaldele av hvitt kunststoff, flammedempende materiale  
HxBxD i mm 150x523x1046

M.-nr. 12226890

**Veil. pris**  
kr. 5.979 inkl. mva



### DMK 150-1

Veggjennomføring kan brukes til lufting.  
Veggjennomføring, diameter 150 mm, til lufting av ventilatorer  
Varmeisolerende – kald luft kan ikke trenge inn  
Energi – Blower Door-testet, egnet for energieffektive boliger  
HxBxD i mm 240x240x320  
M.-nr. 11258630

**Veil. pris**  
kr. 3.939 inkl. mva



### DFKS-AR

Flatkanalsett utluftning for KMDA 7272-1 / 7473-1 / 7676-1 / 7876-1 for individuell luftføring i utluftningsdrift.  
Inkl. veggføring (DMK150-1) + 1x adapter (DFK-A) + 2x adapter (DFK-AK90)  
1x bue (DFK-BH 90) + 2x 1 m (DFK-R1000)  
1x tetningsbånd (DFK-DB)  
Ta hensyn til nasjonale byggeforskrifter  
Kanaldele av hvitt kunststoff, flammedempende materiale  
HxBxD i mm 150x523x1046

M.-nr. 12226910

**Veil. pris**  
kr. 6.449 inkl. mva



### DFKS-R

Flatkanalsett for KMDA 7272-1 / 7473-1 / 7676-1 / 7876-1 for individuell luftføring  
1x bue (DFK-BV 90) + 1x bue (DFK-BH 90) + 1x 1 m (DFK-R1000)  
1x adapter (DFK-AK90) + 1x tetningsbånd (DFK-DB)  
Ta hensyn til nasjonale byggeforskrifter  
Kanaldele av hvitt kunststoff, flammedempende materiale  
HxBxD i mm 193x468x941

M.-nr. 12226740

**Veil. pris**  
kr. 2.359 inkl. mva



## TRYGGHET I HELE PRODUKTETS LEVETID RASK OG PROFESJONELL SERVICE!

### FÅR DU BEHOV FOR SERVICE, FIKSER VI DET RASKT MED EGEN SERVICEAVDELING.

Vi har mer en 70 lokale serviceteknikere over hele landet og er derfor alltid tett på kundene. Ventetiden for å få besøk av en servicetekniker er normalt kun noen ganske få dager, så du raskt er klar til å bruke produktet ditt igjen.

Dette kan vi gjøre ved hjelp av vår store stab av egne serviceteknikere, som kjører i sentralt. Teknikeren har med seg en stor mengde originale Miele-reservedeler i servicebilen. Dette gjør at de aller fleste reparasjoner kan utføres med det samme uten ytterligere servicebesøk.

Ryggraden i god service er dyktige serviceteknikere. Alle våre teknikere har relevant faglig håndverksutdannelse, og denne suppleres løpende med Miele's egen utdannelse i drift, vedlikehold og reparasjon av våre produkter. Du kan derfor også alltid få råd og veiledning om produktenes drift og vedlikehold.

På reservedeler og reparasjoner gir vi 2 års reklamasjonsfrist, samtidig som vi garanterer levering av reservedeler i mange år etter opphør av produksjon.

# Miele



Miele AS

Nesbruveien 71  
1394 NESBRU  
Postboks 194  
1378 NESBRU

Tlf. 67173100

E-mail: [info@miele.no](mailto:info@miele.no)

Internett: [miele.no](http://miele.no)



Det tas forbehold om trykkfeil og endringer.  
Alle priser er veiledende utsalgspriser  
i norske kroner. 2026

MIELE. IMMER BESSER