

**Miele**

Lang historie kort:  
**Kvalitet i 125 år**



PRIS & PRODUKTOVERSIKT  
**MIELE PRESTIGEPARTNER**

Januar 2024

**125**  
Years

# SHOWROOM

Miele Experience Center er mer enn bare et showroom. Her kan du oppleve høy kvalitet, design og moderne teknologi som gir inspirasjon og ideer, når du skal innrede hjemmet ditt. Her kan du ikke bare se et bredt utvalg av Miele's husholdningsprodukter, men også produkter for profesjonell bruk.

Vi tilbyr mange spennende arrangementer og opplevelser. Her kan du delta på alt fra enkle basiskurs til inspirerende gourmetkurs med kjente kokkenavn, som f.eks. Trond Moi og Geir Magnus Svae. Vi har dessuten også vår egen huskøkk. Morten Haakenstad, som diskker opp med spennende retter.

Våre kompetente rådgivere hjelper deg med råd, tips og kjøpsveiledning når du planlegger nytt kjøkken, og byr samtidig på en god kopp kaffe fra Miele's fantastiske kaffemaskiner.

Les mer på [www.miele.no](http://www.miele.no) eller meld deg på Miele's Nyhetsbrev, og hold deg orientert.



## Miele Experience Center.

Du kan også bestille tid for en personlig produktgjennomgang på [info@miele.no](mailto:info@miele.no). Send oss ditt ønske, så vil vi kontakte deg. Du kan også bestille tid på telefon.

Hos Miele handler du trygt og kontantfritt.

## MIELE EXPERIENCE CENTER

NESBRU  
Nesbruveien 71  
1394 Nesbru

Åpningstider  
Hverdager: 9:00 - 17:00  
Lørdag: 10:00 - 16:00



## Rådgivning av Miele produkter digitalt.

Vi tilbyr digital rådgivning via videosamtale i vår Experience Center. I en videosamtale kan vi svare på dine spørsmål og vise deg hvordan produktene fungerer. Programvarene vi benytter er FaceTime eller WhatsApp

Finnes dette ikonet på produktet, følger det med et gavebevis eller en verdikupong med på kjøpet.



# MIELE. IMMER BESSER.

## MATLAGING

Stekeovner & Kompaktovner	12
Dampovner, Kombidampovner & Dampovner med mikro	20
Mikrobølge- & Kompaktovner med mikro	34
Kaffemaskiner	38
Gourmet-Varme- & Vakuumeringsskuffer	44
Platetopper	48
Combiset Smartline	65
Ventilatorer	66
Vinskap	82
Kjøle-, Fryse & Kombiskap for innbygging	86
Mastercool	98
Kjøle-Fryseskap frittstående	102
Kombiskap frittstående	106
Tilbehør	114

## RENGJØRING

Vaskemaskiner	146
Vask/Tørk-kombinasjoner	154
Tørketromler	158
Strykemaskiner & FashionMaster	164
Oppvaskmaskiner	168
Støvsugere	190
Poseløse støvsugere	198
Robotstøvsugere	200
Håndholdte støvsugere	202
Tilbehør	204



Ekklusivt for  
Prestigepartner

FINN INNBYGGINGSKISSER PÅ MIELE.NO  
ELLER RING TIL VÅRT KUNDESENTER  
PÅ TELEFON 67 17 31 00

\*Produkter i  
Obsidiansort, matt er  
gjeldende fra april 2024

## PRODUKTER SOM ER SÅ INTUITIVE AT DET ER EN FRYD Å BRUKE DEM

Enten det er tøypleie, oppvask, kjøleprodukter, kjøkkenprodukter eller støvsuging – i alt vi foretar oss, forsøker vi å gjøre hverdagen din bedre.

## DINE BEHOV ER I VÅRE PRODUKTERS DNA

For å skape en langvarig pålitelighet kombinerer vi alltid innovasjon med mesterlig håndverk – med kjærlighet til hver detalj som sørger for at våre produkter er bygget for å vare og for å innfri alle dine behov.

## LANG LEVETID ER SANN BÆREKRAFT

Forestill deg at du i stedet for å bruke mange produkter gjennom årenes løp – kun bruker ett. Ett som bruker mindre vann, mindre energi. Så du forbruker mindre. Og gjør noe godt som varer.

## SIDEN 1899 HAR VI ALDRI SAGT OSS FORNØYDE MED DET BESTE

For oss er hver innovasjon en utfordring om å skape noe enda bedre. Det er derfor vi lager våre egne deler, støper jernet selv. Vi lager til og med maskinene som lager maskinene. Vi kaller det: Immer besser.

## 10 000 TIMER MED TESTING –DET ER BEVIS PÅ SANN YTELSE<sup>1)</sup>

Faktisk går 30 % av utviklingstiden til testing. Noen bilmotorer testes i 3000 timer – vi tester vår ytelse i inntil 10 000 timer. Det er derfor du kan stole fullt på våre produkter.

## 20 ÅR FRA I DAG VIL DITT MIELE-PRODUKT FORTSATT IMPONERE DEG.

<sup>1)</sup> Ved utviklingen av vaskemaskinene og tørketromlene i serien W1 og T1 har Miele testet modeller & kjernekomponenter i mer enn 10 000 timer.



# MIELE I 4 LEKRE FARGER

Med Miele kjøkkenprodukter kan du gå hele veien. PureLine- og VitroLine-designet gir deg alle muligheter for å skape en smakfull kjøkkeninnredning og gjennomføre en fullstendig individuell og personlig innredning med kjøkkenprodukter, som matcher din stil og fargepreferanse. På [miele.no](http://miele.no) kan du se fargevariantene for hvert produkt.



## GRAFITTGRÅ

Graffiti-grå er trendy og gir kjøkkenet ditt et eksklusivt utseende. Den moteriktige nyansen er mørk og kjølig. Utstråler eleganse, fjerner hardheten fra de rette linjene og gir et rent og diskret design.



## CLEANSTEEL


CleanSteel har et rått og enkelt uttrykk, som passer i de fleste kjøkken, uansett om stilen er industriell eller varm og klassisk. CleanSteel kan dessuten også fås i Miele ContourLine-design, som passer godt til et kjøkken med fyllingsdører





*Med kjøkkenprodukter i fargen Brillianthvit kan du skape et gjennomført lyst og blidt lys i et hvitt kjøkken. Velg eventuelt et alternativt håndtak i Brillianthvit, eller et av de andre mange forskjellige håndtakene*

**BRILLANTHVIT**



*Obsidiansort er elegant og stilrent, både sammen med sorte elementer og andre farger og materialer. Velg eventuelt et alternativt håndtak i Obsidiansort, eller et av de andre mange forskjellige håndtakene.*

**OBSIDIANSORT**

# NY MIELE-APP





## HOLD OVERSIKT

Miele-Appen er intuitiv og elegant. Med det oversiktlige dashboard er du alltid oppdatert og på din mobil kan du til enhver tid se status på alle dine Miele-produkter.

## ALLTID FULL KONTROLL - OGSÅ FRA AVSTAND

Med **MobileControl** har du alt under kontroll. Via appen kan du betjene dine Miele-produkter på avstand. Er du mye på farten? Start oppvaskmaskinen direkte fra appen, så vil serviset ditt være skinnende rent når du kommer hjem.

Sett kjøleskapet på lavere temperatur med **Supercool** før du kommer hjem med et større innkjøp.

Miele-Appen har alt under kontroll. Når er vaskemaskinen ferdig? Er det på tide å kjøpe mer vaskemiddel? Når skal steken i ovnen ferdig?

Sjekk maten i ovnen via smarttelefonen din - **\*FoodView:**  
Et HD-kamera i ovnsrommet sender bilder til din Miele-App slik at du kan følge matlagingen fra avstand. Du kan også justere matlagingen direkte via appen.

## ENDA BEDRE SMAKSOPPLEVELSER

I appen finner du en rekke oppskrifter merket med **CookAssist**. CookAssist hjelper deg å få mest mulig ut av din TempControl-platetopp.

Appen guider deg gjennom oppskriften og sikrer perfekte resultater med nøyaktig temperaturkontroll ved hjelp av platetoppens TempControl-funksjon. Du skal ikke en gang tenke på å stille inn platetoppens varmenivå eller stille inn timeren - appen håndterer alt for deg.

Finn din personlige kaffedrikk med **BaristaAssistant**. Appen veileder deg gjennom kaffesmaking og justerer innstillingene på kaffemaskinen din underveis. De valgte innstillingene lagres på kaffemaskinen. Du kan også justere matlagingen direkte via appen.

## ALLTID OPPDATERT MED NYESTE FEATURES

Takket være **RemoteService** er dine Miele-produkter alltid oppdatert. Programvareoppdateringer sendes automatisk til dine Miele-produkter

## ER DU TOM FOR OPPVASKMIDDEL? KJØPES LETT I APPEN

Små ting skal ikke ta for mye av hverdagen. For eksempel hvis du har nok vaskemiddel til din TwinDos-vaskemaskin, eller om du trenger en PowerDisk til oppvaskmaskinen. Produktet ditt varsler deg automatisk når det er på tide å kjøpe inn. Og med **ShopConn@ct** kan du enkelt bestille alt online - fra smarttelefonen eller nettbrettet.

# BETJENINGS- PANEL

Funksjoner | Varmluft pluss | Status



Varmluft pluss

Ferdig

180 °C

Hurtigavkjøling


Lagre

Timer



## M TOUCH – MAKSIMAL ELEGANSE MED HØYESTE KOMFORT

Maksimal eleganse møter høyeste komfort. Du styrer ovnen enkelt og intuitivt ved å trykke eller sveipe på det ekstra store touch-displayet. Tekst og symboler er alltid optimalt synlige. Nytt: Fargen kan byttes til en lysere versjon – perfekt hvis du bruker hvite produkter.



## M TOUCH S – KLAR OG FUNKSJONELL

Vår anerkjente M Touch-teknologi tilbys også med samme funksjonalitet i en smalere skjermdesign.



## DIRECTSENSOR – DIREKTEVALG PLUSS, 4-LINJER TEKSTDISPLAY

Ønsket oppvarmingsmetode kan også velges direkte via sensortastene. Lengre alternativer og innstillinger gjøres på displayet.



## DIRECTSENSOR S – DIREKTEVALG PLUSS, 1-LINJE TEKSTDISPLAY

Ønsket oppvarmingsmetode kan også velges direkte via sensortastene. Lengre alternativer og innstillinger gjøres på displayet.



## EASYCONTROL

Klassisk og enkel. Funksjoner og innstillinger velges ved hjelp av senkbare brytere. Statusinformasjon, slik som tidsinnstillinger, vises i et 7-segment display.



## EASYCONTROL PLUS

Klassisk betjening definert på nytt. Funksjoner og innstillinger velges ved hjelp av brytere. Informasjonen vises i et klartekstdisplay med en linje.

# STEKEOVNER

## MOTIONREACT

Samarbeid med ovnen ved hjelp av bevegelser. Bevegelsessensoren på fronten av ovnen registrerer når du nærmer deg ovnen, og avhengig av valgte innstillinger tennes displayet, ovnsrommet lyses opp eller alarmen stoppes.

## GARANTI FOR SUKSESS

Du trenger ikke lenger lete etter eller huske forskjellige oppskrifter. Automatikkprogrammene, som er utviklet av profesjonelle kokker, gjør Miele-ovnen til kulinarisk ekspert. Velg et automatikkprogram, og tast f.eks. inn vekten på maten eller tilpass bruningsgraden. Ovnen beregner automatisk tilberedningsprosessen og tiden. Sett maten i ovnen, overlat tilberedningstrygt til Miele, og ta den ut når den er ferdig. Med Egne programmer kan du enkelt lage automatikkprogrammer selv, som er tilpasset dine ønsker.

## TASTECONTROL

Er maten ferdig, men du er opptatt med noe annet? Du behøver ikke skynde deg ut på kjøkkenet for å ta maten ut av ovnen.

Med **\*TasteControl** åpnes ovnsdøren automatisk litt etter at tilberedningsprosessen er ferdig, og ventilasjonen, startes, så ovnsrommet hurtigt kjøles ned ( 100 gr. /5 min)

**\*Varmholdning** – ønsker du at holde maten varm ved en bestemt temperatur, stiller du inn ovnen, som sørger for perfekt resultat, uansett når du har tid til å ta maten ut av ovnen, uansett når det passer deg å spise.



### \*FOODVIEW

Se inn i ovnsrommet via **Miele-App**-appen og følg med på tilberedningen fra hagen, treningssenteret, jobben, eller hvor du måtte befinne deg.

Hvert minutt tar HD-kameraet i ovnsrommet et bilde av maten din. I appen kan du se bildet og på bakgrunn av dette enkelt tilpasse innstillingene på ovnen, for perfekte resultater.

# STEKEOVNER

miele.no – les mer om Miele-stekeovner



**H 2455 B**  
76 l ovnsrom, 30-280 °C,  
1 halogen-Spot,  
M.-nr. Obsidiansort 12453490  
**Pris: 11.799,-**

Gjeldende fra februar 2024

**NYHET**



**H 2457 B**  
76 l ovnsrom, 30-280 °C,  
halogen-Spot  
M.-nr. Obsidiansort 12453630  
**Pris: 13.099,-**

Gjeldende fra februar 2024

**NYHET**

Betjening	EasyControl	Funksjoner	8
Rengjøring	PerfectClean CleanGlass-dør	Spesial- programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Tining, Eco-varmluft, Start-stop-progr. Varselur, Katalytisk bakvegg	Sikkerhet	Barnesikring, Kjølig front
		Nettverk	–
		Tilbehør	–


Betjening	EasyControl	Funksjoner	8
Rengjøring	PerfectClean, CleanGlass-dør	Spesial- programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Tining, Eco-varmluft, Start-stop-progr. Varselur, Katalytisk bakvegg	Sikkerhet	Barnesikring, Kjølig front
		Nettverk	–
		Tilbehør	FlexiClip-uttrekksskinner (HFC 70C)



**H 2455 BP**  
76 l ovnsrom, 30-280 °C,  
1 halogen-Spot,  
M.-nr. Obsidiansort 12453600  
**Pris: 16.799,-**

Gjeldende fra februar 2024

**NYHET**



**H 2457 BP**  
76 l ovnsrom, 30-280 °C,  
1 halogen-Spot  
M.-nr. Obsidiansort 12453640  
**Pris: 18.099,-**

Gjeldende fra februar 2024

**NYHET**

Betjening	EasyControl	Funksjoner	7
Rengjøring	Pyrolyse, PerfectClean CleanGlass-dør	Spesial- programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Eco-varmluft, Start-stop-progr. Varselur	Sikkerhet	Barnesikring, Kjølig front
		Nettverk	–
		Tilbehør	–

Betjening	EasyControl	Funksjoner	7
Rengjøring	Pyrolyse, PerfectClean CleanGlass-dør	Spesial- programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Eco-varmluft, Start-stop-progr. Varselur	Sikkerhet	Barnesikring, Kjølig front
		Nettverk	–
		Tilbehør	FlexiClip-uttrekksskinner (HFC 70C)



**Lær mer om  
PerfectClean i  
din Miele stekeovner**

**PerfectClean**



**H 2465 B Active**  
 76 l ovnsrom, 30-300 °C,  
 1 halogen-Spot,  
 M.-nr. Obsidiansort 12472380  
**Pris: 12.599,-**

NYHET




**H 2467 B Active**  
 76 l ovnsrom, 30-300 °C,  
 1 halogen-Spot,  
 M.-nr. Obsidiansort 12472390  
**Pris: 14.299,-**

NYHET


Betjening	EasyControl Plus	Funksjoner	8
Rengjøring	PerfectClean CleanGlass-dør	Spesial-programmer	–
Ekstra komfort	Automatikkprogr., Multilingua, Varselur, Eco-varmluft, Katalytisk bakvegg,	Sikkerhet	Barnesikring, Kjølig front
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	–

Betjening	EasyControl Plus	Funksjoner	8
Rengjøring	PerfectClean CleanGlass-dør	Spesial-programmer	–
Ekstra komfort	Automatikkprogr., Multilingua, Varselur, Eco-varmluft, Katalytisk bakvegg	Sikkerhet	Barnesikring, Kjølig front
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	FlexiClip-uttrekk



**H 2465 BP**  
 76 l ovnsrom, 30-300 °C,  
 1 halogen-Spot,  
 M.-nr. 12472400  
**Pris: 17.599,-**

NYHET



**H 2467 BP**  
 76 l ovnsrom, 30-300 °C,  
 1 halogen-Spot,  
 M.-nr. 12472430  
**Pris: 19.299,-**

NYHET

Betjening	EasyControl Plus	Funksjoner	7
Rengjøring	Pyrolyse, PerfectClean CleanGlass-dør	Spesial-programmer	–
Ekstra komfort	Automatikkprogr., Multilingua, Varselur, Eco-varmluft	Sikkerhet	Barnesikring, Kjølig front
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	–


Betjening	EasyControl Plus,	Funksjoner	7
Rengjøring	Pyrolyse, PerfectClean CleanGlass-dør	Spesial-programmer	–
Ekstra komfort	Automatikkprogr., Multilingua, Varselur, Eco-varmluft	Sikkerhet	Barnesikring, Kjølig front
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	FlexiClip-uttrekk




**H 2467 BP**

# STEKEOVNER

miele.no – les mer om Miele-stekeovner




**H 2861 B**  
 76 l ovnsrom, 30-250 °C,  
 1 halogen-Spot,  
 SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. CleanSteel 12150460  
**Pris: 15.999**  
 M.-nr. Obsidiansort 12150330  
**Pris: 17.599,-**



**H 2861 BP**  
 76 l ovnsrom, 30-250 °C,  
 1 halogen-Spot,  
 SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. CleanSteel 12150470  
**Pris: 20.999,-**  
 M.-nr. Brillanthvit 12150350  
 M.-nr. Obsidiansort 12150390  
 M.-nr. Grafittgrå 12150450  
**Pris: 22.699,-**

Betjening	EasyControl Plus	Funksjoner	7
Rengjøring	PerfectClean CleanGlass-dør	Spesial- programmer	–
Ekstra komfort	SoftOpen, SoftClose, Automatikkprogr., Multilingua, Varselur, Eco-varmluft, Katalytisk bakvegg	Sikkerhet	Barnesikring, Kjølig front
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	FlexiClip-uttrekk

Betjening	EasyControl Plus	Funksjoner	7
Rengjøring	Pyrolyse, PerfectClean, CleanGlass-dør	Spesial- programmer	–
Ekstra komfort	SoftOpen, SoftClose, Automatikkprogr., Multilingua, Varselur, Eco-varmluft, Hurtigoppvarming	Sikkerhet	Barnesikring, Kjølig front
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	FlexiClip-uttrekk



**H 2861-1 BP**  
 76 l ovnsrom, 30-300 °C,  
 1 halogen-Spot,  
 SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. CleanSteel 12433900  
**Pris: 20.999,-**  
 M.-nr. Obsidiansort 12433890  
 M.-nr. Grafittgrå 12433880  
**Pris: 22.699,-**

125 Edition




**H 7260 BP**  
 76 l ovnsrom, 30-300 °C,  
 1 halogen-Spot,  
 SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. 11130080  
**Pris: 24.299,-**

Betjening	EasyControl Plus	Funksjoner	8
Rengjøring	Pyrolyse, PerfectClean, CleanGlass-dør	Spesial- programmer	–
Ekstra komfort	AirFry, SoftOpen, SoftClose, Automatikkprogr., Multilingua, Varselur, Eco-varmluft, Hurtigoppvarming	Sikkerhet	Barnesikring, Kjølig front
		Nettverk	Connectivity
		Tilbehør	FlexiClip-uttrekk

Betjening	DirectSensor S	Funksjoner	10
Rengjøring	Pyrolyse, PerfectClean, CleanGlass-dør	Spesial- programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop- programmering, Automatikk- programmer	Sikkerhet	Barnesikring, Kjølig front
		Nettverk	–
		Tilbehør	FlexiClip-uttrekk



Video DK  
 Lær mer om  
 automatikkprogrammer i  
 din Miele-stekeovn



**Automatikkprogrammer**









**H 7262 BP**

76 l ovnsrom, 30-300 °C,  
1 halogen-spot,  
SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. CleanSteel 11587990  
M.-nr. Obsidiansort 11587970  
M.-nr. Grafittgrå 11587980  
**Pris: 28.499,-**








**H 7264 BP**

76 l ovnsrom, 30-300 °C,  
1 halogen-spot,  
SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. CleanSteel 11130120  
**Pris: 31.899,-**  
M.-nr. Brillanthvit 11130090  
M.-nr. Obsidiansort 11130100  
M.-nr. Grafittgrå 11130110  
**Pris: 33.599,-**

Betjening	DirectSensor S	Funksjoner	10
Rengjøring	Pyrolyse, PerfectClean-sideriller, CleanGlass-dør	Spesialprogrammer	–
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop-programmering, Automatikk-programmer, Multilingua	Sikkerhet	Kjølig front
		Nettverk	–
		Tilbehør	Steketermometer, FlexiClip-uttrekk

Betjening	DirectSensor S	Funksjoner	12
Rengjøring	Pyrolyse, PerfectClean-sideriller, CleanGlass-dør	Spesialprogrammer	–
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop-programmering, Automatikk-programmer, KlimaPluss	Sikkerhet	Kjølig front
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	FlexiClip-uttrekk














**H 7460 BP**

76 l ovnsrom, 30-300 °C,  
LED-Spot, SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. CleanSteel 11130170  
**Pris: 37.699,-**  
M.-nr. Brillanthvit 11130140  
M.-nr. Grafittgrå 11130160  
M.-nr. Obsidiansort 11130150  
**Pris: 39.399,-**










**H 7464 BP**

76 l ovnsrom, 30-300 °C,  
LED-spot, SoftOpen/SoftClose,  
Utnyttelse av restvarme  
M.-nr. CleanSteel 11130210  
**Pris: 39.399,-**  
M.-nr. Brillanthvit 11130180  
M.-nr. Obsidiansort 11130190  
M.-nr. Grafittgrå 11130200  
**Pris: 41.099,-**

Betjening	DirectSensor	Funksjoner	16
Rengjøring	Pyrolyse, PyroFit CleanGlass-dør	Spesialprogrammer	–
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop-programmering, Automatikk-programmer, KlimaPluss, TasteControl, Crisp	Sikkerhet	Kjølig front
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	FlexiClip-uttrekk PyroFit

Betjening	DirectSensor	Funksjoner	16
Rengjøring	Pyrolyse, PyroFit, CleanGlass-dør	Spesialprogrammer	–
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop-programmering, Automatikk-programmer, KlimaPluss, TasteControl, Crisp	Sikkerhet	Betjeningslås, Kjølig front
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	Steketermometer, FlexiClip-uttrekk PyroFit



Video DK  
Lær mer om  
KlimaPluss i  
din Miele-stekeovn



KlimaPluss



## H 7464 BPX



ArtLine design, uten håndtak, 76 l  
ovnsrom, 30-300 °C, LED-spot,  
M.-nr. Brillanthvit 11130220  
M.-nr. Obsidiansort 11130230  
M.-nr. Grafittgrå 11130240  
**Pris: 41.099,-**  
\*M.-nr. Obs. sort matt 12317180  
**Pris: 41.899,-**




Betjening	Touch2Open	Funksjoner	16
Rengjøring	Pyrolyse, PyroFit, CleanGlass-dør	Spesial-programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop-programmering, Automatikk-programmer, KlimaPluss, TasteControl, Crisp, Utnyttelse av restvarme	Sikkerhet	Betjeningslås, Kjølig front
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	Steketermometer, FlexiClip-uttrekk PyroFit



## H 7660 BP

76 l ovnsrom, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/Soft-Close, Utnyttelse av restvarme  
M.-nr. CleanSteel 11130280  
**Pris: 47.799,-**  
M.-nr. Brillanthvit 11130250  
M.-nr. Obsidiansort 11130260  
M.-nr. Grafittgrå 11130270  
**Pris: 49.499,-**



## H 7860 BP

76 l ovnsrom, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/Soft-Close, Utnyttelse av restvarme  
M.-nr. CleanSteel 11130360  
**Pris: 62.899,-**  
M.-nr. Brillanthvit 11130320  
M.-nr. Obsidiansort 11130330  
M.-nr. Grafittgrå 11130340  
**Pris: 64.599,-**

Betjening	M Touch S	Funksjoner	20
Rengjøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, opptining, m.m.
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop-programmering, Automatikk-programmer, KlimaPluss, TasteControl, Langtidssteking, Crisp, MotionReact	Sikkerhet	Betjeningslås, Kjølig front
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	Steketermometer, FlexiClip-uttrekk PyroFit

Betjening	M Touch	Funksjoner	20
Rengjøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, opptining, m.m.
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop-programmering, Automatikk-programmer, KlimaPluss, TasteControl, Langtidssteking, Crisp, MotionReact	Sikkerhet	Betjeningslås, Kjølig front
		Nettverk	Miele-App, FoodView
		Tilbehør	Trådløst steketermometer, FlexiClip-uttrekk PyroFit





## H 7860 BPX



ArtLine design, uten håndtak  
76 l ovnsrom, 30-300 °C,  
BrilliantLight,  
M.-nr. Brillanthvit 11130370  
M.-nr. Obsidiansort 11130380  
M.-nr. Grafittgrå 11130390  
**Pris: 64.599,-**  
\*M.-nr. Obs. sort matt 12317210  
**Pris: 66.199,-**



## H 7890 BP



848 mm bred, 90 l ovnsrom,  
30-300 °C, BrilliantLight,  
SoftOpen/SoftClose,  
Utnyttelse av restvarme  
M.-nr. 11130060  
**Pris: 128.199,-**

Betjening	M Touch Touch2Open	Funksjoner	20
Rengjøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Spesial- program- mer	Heving av gjærdeig, oppti- ning, m.m.
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop-program- mering, Automatikk- programmer, KlimaPlus, TasteControl, Langtidssteking, Crisp, MotionReact	Sikkerhet	Betjeningslås, Kjølig front
		Nettverk	Miele-App, FoodView
		Tilbehør	Trådløst steketermometer, FlexiClip-uttrekk PyroFit

Betjening	M Touch (skråstilt)	Funksjoner	20
Rengjøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Spesial- program- mer	Heving av gjærdeig, oppti- ning, m.m.
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop-program- mering, Automatikk- programmer, KlimaPlus, TasteControl, Langtidssteking, Crisp, MotionReact	Sikkerhet	Betjeningslås, Kjølig front
		Nettverk	Miele-App, FoodView
		Tilbehør	Trådløst steketermometer, FlexiClip-uttrekk PyroFit



## H 7440 BPX



ArtLine design, uten håndtak,  
49 l ovnsrom, LED-Spot,  
M.-nr. Brillanthvit 11130440  
M.-nr. Obsidiansort 11130450  
M.-nr. Grafittgrå 11130460  
\*M.-nr. Obs. sort matt  
12317160  
**Pris: 41.099,-**



## H 7840 BPX



ArtLine design, uten håndtak,  
49 l ovnsrom, BrilliantLight,  
M.-nr. Brillanthvit 11130290  
M.-nr. Obsidiansort 11130300  
M.-nr. Grafittgrå 11130310  
**Pris: 67.099,-**  
\*M.-nr. Obs. sort matt  
12317190  
**Pris: 68.699,-**

Betjening	DirectSensor, Touch2Open	Funksjoner	16
Rengjøring	Pyrolyse, PyroFit, CleanGlass-dør	Spesial- program- mer	Heving av gjærdeig, oppti- ning, m.m.
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop-program- mering, Automatikk- programmer, KlimaPlus, TasteControl, Langtidssteking, Crisp.	Sikkerhet	Betjeningslås, Kjølig front
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	FlexiClip-uttrekk PyroFit

Betjening	M Touch Touch2Open	Funksjoner	20
Rengjøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Spesial- program- mer	Heving av deig, opptining, m.m.
Ekstra komfort	Hurtigoppvarming, Start-stop-program- mering, Automatikk- programmer, KlimaPlus, TasteControl, Langtidssteking, Crisp, MotionReact	Sikkerhet	Betjeningslås, Kjølig front
		Nettverk	Miele-App, FoodView
		Tilbehør	Trådløst steketermometer, FlexiClip-uttrekk PyroFit



TasteControl

# DAMPOVNER, KOMBIDAMP OVNER OG DAMPOVNER MED MIKROBØLGE

## EKSTRAORDINÆRE OG SUNNE MATOPPLEVELSER

*Med tilberedning med damp får du sunne, møre og saftige resultater. Du bevarer langt flere vitaminer og mineraler samt råvarenes farger og smak.*

*Med sous-vide tilberedes vakuumpakket mat ved konstante, lave temperaturer. Resultatet er smaksrik og perfekt tilberedt mat. Miele kombidampovner er spesielt godt egnet til sous-vide, da **\*DualSteam** sikrer en hurtig og jevn dampfordeling i hele ovnrommet – selv ved lave temperaturer. Det gir presisjon, full kontroll over tilberedningsprosessen og perfekte resultater.*

## MIELE-APP

*Få oversikt over alle dine tilkoblede produkter i **Miele-Appen**, og følg med på valgte programmer og resterende tid. Tilpass temperaturen eller bruk timer-funksjonen via appen.*



## 3-I-1 PRODUKT

Med kombidampovn (DGC) eller en dampovn med mikrobølge (DGM) får du tre ovner i én. En dampovn, en vanlig stekeovn eller en mikrobølgeovn, og en kombinert tilberedning med damp og en annen oppvarmingsform samtidig. Tilbered f.eks. mat med damp og mikrobølge på én gang, og utnytt fordelene ved skånsom og likevel hurtig tilberedning.

## ENESTÅENDE BRUKERKOMFORT

Bevegelsessensoren på ovnsfronten registrerer når du nærmer deg ovnen, og avhengig av valgte innstillinger tennes displayet, lyset i ovnsrommet slår seg på eller alarmen stoppes. For enda enklere betjening av ovnen din.

Har du hendene fulle og vil betjene ovnen raskt og enkelt, eller se inn i ovnsrommet, så er MotionReact det riktige for deg.

Lekre retter på null tid: **\*Mix & Match** gir deg inspirasjon og mulighet til å tilberede forskjellige matvarer på en tallerken eller en stekeplate samtidig. Sett alt i ovnen på én gang og nyt en deilig middag etter ca. 30 min. Perfekt i hverdagen.

## GARANTI FOR SUKSESS

Slutt på å finne og huske forskjellige oppskrifter. Automatikkprogrammene, som er utviklet av profesjonelle kokker, gjør Miele-ovnen til kulinarisk ekspert. Velg et automatikkprogram, og legg f.eks. inn vekten på maten eller tilpass bruningsgraden.

Ovnen beregner automatisk tilberedningsprosessen og -tiden. Sett maten i ovnen, overlat tilberedningen trygt til Miele, og ta ut maten når den er ferdig tilberedt. Med Egne programmer kan du enkelt lage automatikkprogrammer selv, som er tilpasset dine ønsker.

## ENKEL RENGJØRING

Opplev flotte, blanke stålfronter med Miele CleanSteel. Alle Miele ovner i stål har CleanSteel, som gjør overflaten betydelig mindre mottagelig for fingeravtrykk. Med **\*PerfectClean**-overflaten blir rengjøringen enda enklere, og du kan til og med spare bakepapiret til f.eks. stekebrettet.

Fastbrente matrester fjernes enkelt oppvaskbørste og oppvaskmiddel. PerfectClean-emaljen er ytterst slitesterk. Du kan til og med skjære brød eller pizza direkte på stekebrettet, uten å lage riper.

Alle Miele ovner har CleanGlass-ovnsdør, dvs. en helt glatt overflate innvendig, som er utrolig lett å rengjøre. Alle Miele dampovner har en rekke rengjøringsprogrammer f.eks. til automatisk avkalkning.

# DAMPOVNER, KOMBIDAMP OVNER OG DAMPOVNER MED MIKROBØLGE

## RASKT OG ENKELT – OG MINDRE MATSVINN

*Med Miele-<sup>\*</sup>Mix & Match-funksjon blir det enklere enn noen gang å tilberede et sunt måltid. I Miele-Appen kan du fra en lang liste med matvarer velge og kombinere opptil tre forskjellige råvarer som du ønsker å bruke i retten.*

*Legg all maten på en tallerken eller stekebrett og sett den i ovnen. Appen sørger for at alt kan tilberedes/varmes samtidig i ovnen, og at retten din er klar på mindre enn en halvtime – slutt å ta hensyn til forskjellige koketider og temperaturer.*

*Appen sender automatisk programinnstillingene til ovnen din, så det er bare å sette maten inn og lukke døren.*

*Gi restene dine nytt liv i nye måltider, få inspirasjon i appen, og unngå en ekstra tur til butikken. Enklere blir det ikke!*

VED KJØP AV MIELE-DAMPOVN  
MEDFØLGER DET:

- ♦ 2 panner med hull i rustfritt stål
  - ♦ 1 panne uten hull i rustfritt stål
  - ♦ 1 bake-/stekerist
  - ♦ 1 oppsamlings-skål
  - ♦ verdikupong til kokebøkene
- «Baking Steking Dampkoking» og «sous-vide»
- 

VED KJØP AV  
MIELE-KOMBIDAMPOVN  
MEDFØLGER DET:

- ♦ 1 panne med PerfectClean
  - ♦ 1 bake-/stekerist med PerfectClean
  - ♦ 1 bake-/stekerist
  - ♦ 1 -2 panner med hull i rustfritt stål
  - ♦ 1 sett med FlexiClip-uttrekk med PerfectClean (avhengig av modell)
  - ♦ Verdikupong på kokebøker
- «Baking Steking Dampkoking» og «sous-vide»
- 

VED KJØP AV MIELE-  
DAMPOVNER MED  
MIKRO MEDFØLGER DET:

- ♦ 2 panner med hull i rustfritt stål
  - ♦ 1 -2 panne(r) uten hull i rustfritt stål (avhengig av modell)
  - ♦ 1 bake-/stekerist
  - ♦ 1 glassfat
  - ♦ Verdikupong på kokebøker
- «Baking Steking Dampkoking» og «sous-vide»

# DAMPOVNER

miele.no – les mer om Miele-dampovner








**DG 2840**  
40-100 °C, 40 liter  
SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. 11137810  
**Pris: 21.799,-**










**DG 7240**  
40-100 °C, 40 liter  
SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. 11137870  
**Pris: 24.299,-**

Betjening	EasySensor	Spesial-programmer	–
Funksjoner	5	Sikkerhet	–
Ekstra komfort	Automatikk-programmer, Tilberedning av meny, Varmholding	Nettverk	–

Betjening	DirectSensor S	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, opptining, sjokoladesmelting m.m.
Funksjoner	6	Sikkerhet	Betjeningslås
Ekstra komfort	Automatikk-programmer, Tilberedning av meny, Varmholding	Nettverk	Miele-App






**DG 7440**  
40-100 °C, 2 LED-spotter, 40 liter, SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. CleanSteel 11137910  
**Pris: 31.899,-**  
M.-nr. Brillanthvit 11137880  
M.-nr. Obsidiansort 11137890  
M.-nr. Grafittgrå 11137900  
**Pris: 33.599,-**

Betjening	DirectSensor	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, opptining, sjokoladesmelting m.m.
Funksjoner	8	Sikkerhet	Betjeningslås
Ekstra komfort	Automatikk-programmer, Tilberedning av meny, Varmholding, Sous-vide	Nettverk	Miele-App










DirectSensor S  
76 l

MonoSteam  
Automatisk programmer

Klima plus  
Motorsporet panel

**DGC 7250**

60 nisje, 76 liter  
M.-nr. Cleansteel 12090620  
**Pris: 28.499,-**  
M.-nr. Brillanthvit 12090580  
M.-nr. Obsidiansort 12090600  
M.-nr. Grafittgrå 12090610  
**Pris: 30.199,-**



DirectSensor  
76 l

MonoSteam  
Automatisk programmer

Motorsporet panel  
LED

**DGC 7450**

60 nisje, 76 liter  
M.-nr. Cleansteel 11814340  
**Pris: 33.599,-**  
M.-nr. Brillanthvit 11814310  
M.-nr. Obsidiansort 11814320  
M.-nr. Grafittgrå 11814330  
**Pris: 35.199,-**

Betjening	DirectSensor S	Funksjoner	12
Vanntil-kobling	–	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	Auto programmer, Halogen-Spot, SoftOpen,SofClose, Multilingua, Katalytisk bakvegg, MonoSteam, TasteControl, KlimaPluss	Tilpasset deg	–
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	FlexiClip-uttrekk

Betjening	DirectSensor	Funksjoner	16
Vanntil-kobling	–	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	Auto programmer, LED-Spot, SoftOpen,SofClose, Multilingua, Katalytisk bakvegg, MonoSteam, TasteControl, KlimaPluss, Crisp-funksjon	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	FlexiClip-skinner PerfectClean-utstyr



**Vanninntak:**  
Valg temperatur og tilberedningstid stiller inn riktig mengde vann  
Hvorfor? for å redusere restvann mest mulig.  
Samme teknologi som KlimaPluss  
Sugerør 3 cm lenger  
Omtrent 55 sekunder på 1 liter

**Manuell dampkoking ved 70-100°C:**  
Dampkoking starter når innstilt temperatur er nådd  
Maks tid for dampkoking: 60 minutter

Automatikprogrammer hjelper deg å lykkes:  
DGC 7250: 29 ovn & 15 damp  
DGC 7450: 76 ovn & 144 damp

**MonoSteam**  
Dampen fordeles raskt og jevnt rundt maten, og sørger for en skånsom tilberedning for optimale resultater

**TasteControl:**  
Garantert ingen oversteking eller overkoking.



**DGC 7440 HC PRO**  
 45 nisje, 47 liter  
 HydroClean for lett rengjøring  
 M.-nr. Cleansteel 12090820  
**Pris: 41.899,-**  
 M.-nr. Brillianthvit 12090790  
 M.-nr. Obsidiansort 12090800  
 M.-nr. Grafittgrå 12090810  
**Pris: 43.599,-**



**DGC 7440 HCX PRO** Prestige Partner  
 Artline design uten håndtak  
 HydroClean for lett rengjøring  
 45 nisje, 47 liter  
 M.-nr. Brillianthvit 12090830  
 M.-nr. Obsidiansort 12090840  
 M.-nr. Grafittgrå 12090880  
**Pris: 43.599,-**  
 \*M.-nr. Obs. sort matt 12317270  
**Pris: 45.299,-**

NYHET

Betjening	DirectSensor	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	—	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vide, Crisp, Auto.programmer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vanntank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Elektronisk barnesikring
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	HydroCleaner-rengjøringsmiddel

Betjening	DirectSensor	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	—	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vide, Crisp, Auto.programmer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vanntank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Elektronisk barnesikring
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	HydroCleaner-rengjøringsmiddel



**DGC 7640 HC PRO**  
 45 nisje, 47 liter  
 HydroClean for lett rengjøring  
 M.-nr. Cleansteel 12091030  
**Pris: 55.299,-**  
 M.-nr. Brillianthvit 12090990  
 M.-nr. Obsidiansort 12091000  
 M.-nr. Grafittgrå 12091020  
**Pris: 56.999,-**



**DGC 7645 HC PRO**  
 45 nisje, 47 liter  
 HydroClean for lett rengjøring  
 M.-nr. CleanSteel 12091080  
**Pris: 58.699,-**  
 M.-nr. Brillianthvit 12091040  
 M.-nr. Obsidiansort 12091060  
 M.-nr. Grafittgrå 12091070  
**Pris: 60.399,-**

Betjening	M Touch S	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	—	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vide, Crisp, Auto.programmer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vanntank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean, MotionReact	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Elektronisk barnesikring
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	Steketermometer med kabel, HydroCleaner-rengjøringsmiddel

Betjening	M Touch S	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	—	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vide, Crisp, Auto.programmer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vanntank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean, MotionReact	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Elektronisk barnesikring
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	Steketermometer med kabel, HydroCleaner-rengjøringsmiddel

## HYDROCLEAN

*Det innovative Miele HydroCleaner mykner og fjerner effektivt rester fra overflatene.*

HydroClean



## DGC 7840 HC PRO

45 nisje, 47 liter  
HydroClean for lett rengjøring  
M.-nr. Cleansteel 12091480  
**Pris: 63.699,-**  
M.-nr. Brillanthvit 12091430  
M.-nr. Obsidiansort 12091440  
M.-nr. Grafittgrå 12091470  
**Pris: 65.399,-**

Betjening	M Touch	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	–	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vide, Crisp, Auto.programmer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vanntank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean, MotionReact	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Elektronisk barnesikring
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	Trådløst Steke-termometer HydroCleaner-rengjøringsmiddel




## DGC 7840 HCX PRO

ArtLine design, uten håndtak,  
45 nisje, 47 liter  
HydroClean for lett rengjøring  
M.-nr. Brillanthvit 12091430  
M.-nr. Obsidiansort 1201680  
M.-nr. Grafittgrå 12091690  
**Pris: 65.399,-**  
\*M.-nr. Obs. sort matt 12317290  
**Pris: 67.099,-**

NYHET

Prestige Partner

Betjening	M Touch, Touch2Open	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	–	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vide, Crisp, Auto.programmer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vanntank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean, MotionReact	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Elektronisk barnesikring
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	Trådløst Steke-termometer HydroCleaner-rengjøringsmiddel



## DGC 7845 HC PRO

45 nisje, 47 liter  
HydroClean for lett rengjøring  
M.-nr. Cleansteel 12091740  
**Pris: 67.099,-**  
M.-nr. Brillanthvit 12091700  
M.-nr. Obsidiansort 12091710  
M.-nr. Grafittgrå 12091730  
**Pris: 68.699,-**

Betjening	M Touch	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	–	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vide, Crisp, Auto.programmer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vanntank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean, MotionReact	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Elektronisk barnesikring
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	Trådløst Steke-termometer, HydroCleaner-rengjøringsmiddel



## DGC 7845 HCX PRO

ArtLine design, uten håndtak,  
45 nisje, 47 liter  
HydroClean for lett rengjøring  
M.-nr. Brillanthvit 12091750  
M.-nr. Obsidiansort 12091760  
M.-nr. Grafittgrå 12091770  
**Pris: 68.699,-**  
\*M.-nr. Obs. sort matt 12317300  
**Pris: 70.399,-**

NYHET

Prestige Partner

Betjening	M Touch	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	–	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vide, Crisp, Auto.programmer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vanntank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean, MotionReact	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Elektronisk barnesikring
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	Trådløst Steke-termometer, HydroCleaner-rengjøringsmiddel



Trådløst steketermometer

**DGC 7460 HC PRO**


60 nisje, 67 liter  
HydroClean for lett rengjøring  
M.-nr. CleanSteel 12090920  
**Pris: 50.299,-**  
M.-nr. Brillanthvit 12090890  
M.-nr. Obsidiansort 12090900  
M.-nr. Grafittgrå 12090910  
**Pris: 52.799,-**

**DGC 7460 HCX PRO**

Artline design uten håndtak  
HydroClean for lett rengjøring  
60 nisje, 67 liter  
M.-nr. Brillanthvit 12090940  
M.-nr. Obsidiansort 12090950  
M.-nr. Grafittgrå 12090960  
**Pris: 52.799,-**  
\*M.-nr. Obs. sort matt 12317280  
**Pris: 54.499,-**

Betjening	DirectSensor	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	–	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vidé, Crisp, Auto.programmer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vanntank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Elektronisk barnesikring
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	HydroCleaner-rengjøringsmiddel

Betjening	DirectSensor	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	–	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vidé, Crisp, Auto.programmer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vanntank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Elektronisk barnesikring
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	HydroCleaner-rengjøringsmiddel

**DGC 7660 HC PRO**

60 nisje, 67 liter  
HydroClean for lett rengjøring  
M.-nr. Cleansteel 12091260  
**Pris: 66.199,-**  
M.-nr. Brillanthvit 12091150  
M.-nr. Obsidiansort 12091180  
M.-nr. Grafittgrå 12091230  
**Pris: 68.699,-**

**DGC 7665 HC PRO**

60 nisje, 67 liter  
HydroClean for lett rengjøring  
M.-nr. Cleansteel 12091420  
**Pris: 69.599,-**  
M.-nr. Brillanthvit 12091290  
M.-nr. Obsidiansort 12091320  
M.-nr. Grafittgrå 12091350  
**Pris: 72.099,-**

Betjening	M Touch S	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	–	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vidé, Crisp, Auto.programmer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vanntank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Elektronisk barnesikring
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	Steketermometer m/ kabel, FlexiClip-skinner, HydroCleaner-rengjøringsmiddel

Betjening	M Touch S	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	–	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vidé, Crisp, Auto.programmer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vanntank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Elektronisk barnesikring
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	Steketermometer m/ kabel, FlexiClip-skinner, HydroCleaner-rengjøringsmiddel






**DGC 7860 HC PRO**

60 nisje, 67 liter  
 HydroClean for lett rengjøring  
 M.-nr. CleanSteel 12091820  
**Pris: 77.099,-**  
 M.-nr. Brillanthvit 12091780  
 M.-nr. ObsidianSort 12091800  
 M.-nr. Grafittgrå 12091810  
**Pris: 79.599,-**

Betjening	M Touch	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	-	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vide, Crisp, Auto.programmer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vanntank 1,4 liter, Brilliantlight, MotionReact, HydroClean	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Elektronisk barnesikring
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	Trådløst steketermometer, FlexiClip-skinner, HydroCleaner-rengjøringsmiddel



**DGC 7860 HCX PRO**



Artline design uten håndtak  
 HydroClean for lett rengjøring  
 60 nisje, 67 liter  
 M.-nr. Brillanthvit 12091850  
 M.-nr. ObsidianSort 12091860  
 M.-nr. Grafittgrå 12091870  
**Pris: 79.599,-**  
 \*M.-nr. Obs. sort matt 12317310  
**Pris: 81.299,-**

Betjening	M Touch,Touch2Open	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	-	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vide, Crisp, Auto.programmer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, BrilliantLight Vanntank 1,4 liter, MotionReact, HydroClean	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Elektronisk barnesikring
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	Trådløst steketermometer, FlexiClip-skinner, HydroCleaner-rengjøringsmiddel



**DGC 7865 HC PRO**

60 nisje, 67 liter  
 HydroClean for lett rengjøring  
 M.-nr. Cleansteel 12091950  
**Pris: 80.499,-**  
 M.-nr. Brillanthvit 12091880  
 M.-nr. ObsidianSort 12091910  
 M.-nr. Grafittgrå 12091920  
**Pris: 82.999,-**

Betjening	M Touch	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	-	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vide, Crisp, Auto.programmer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, BrilliantLight Vanntank 1,4 liter, MotionReact, HydroClean	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Elektronisk barnesikring
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	Trådløst steketermometer, FlexiClip-skinner, HydroCleaner-rengjøringsmiddel



**DGC 7865 HCX PRO**



Artline design uten håndtak  
 HydroClean for lett rengjøring  
 60 nisje, 67 liter  
 M.-nr. Brillanthvit 12091960  
 M.-nr. ObsidianSort 12091970  
 M.-nr. Grafittgrå 12091990  
**Pris: 82.999,-**  
 \*M.-nr. Obs. sort matt 12317320  
**Pris: 84.699,-**

Betjening	M Touch,Touch2Open	Funksjoner	24
Vann-tilkobling	-	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, sjokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vide, Crisp, Auto.programmer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, BrilliantLight Vanntank 1,4 liter, MotionReact, HydroClean	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Elektronisk barnesikring
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	Trådløst steketermometer, FlexiClip-skinner, HydroCleaner-rengjøringsmiddel



Sous-vide

# Miele-Matstudio

## Experience Center Nesbru



Velkommen til våre arrangementer, hvor vi ønsker å inspirere deg i matveien samt gi opplæring i bruken av våre unike Miele-produkter.

Enten du allerede har kjøpt, eller ønsker å kjøpe Miele-produkter, er du velkommen innom vårt Miele Experience Center på Nesbru.

Ta med deg familie, venner eller kollegaer, og opplev kokkekunstens fantastiske verden.

***Les mer om de forskjellige kursene på [miele.no/event](http://miele.no/event)***




Rettene tilberedes i Miele dampovn, kombidampovn og stekovn med KlimaPluss m.fl.




# DAMPOVNER MED MIKRO

miele.no – les mer om Miele-dampovner




DirectSensor	40l	<b>DGM 7440</b>
Sous Vide	1000 W	2 LED-Spotter, SoftOpen 40 liter M.-nr. CleanSteel 11138050 <b>Pris: 39.399,-</b> M.-nr. Brillanthvit 11137990 M.-nr. Obsidiansort 11138000 M.-nr. Grafittgrå 11138030 <b>Pris: 41.099,-</b>
DualSteam	Automatikk programmer	
Popcorn	Quick & Gentle	



M Touch S	40l	<b>DGM 7640</b>
Sous Vide	1000 W	2 LED-Spotter, SoftOpen 40 liter M.-nr. CleanSteel 11138110 <b>Pris: 58.699,-</b> M.-nr. Brillanthvit 11138040 M.-nr. Obsidiansort 11138080 M.-nr. Grafittgrå 11138100 <b>Pris: 60.399,-</b>
DualSteam	Automatikk programmer	
Popcorn	Quick & Gentle	

Betjening	DirectSensor	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, opp-tining, sjokoladesmelting
Funksjoner	10	Perfekt timing	Varmholding
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, QuickStart, Popcorn, Automatikk-programmer	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Nettverk	Miele-App	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W

Betjening	M Touch S	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, opp-tining, sjokoladesmelting
Funksjoner	10	Perfekt timing	Varmholding, automatisk tilberedning av meny
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, QuickStart, Popcorn, MotionReact, Automatikk-programmer	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Nettverk	Miele-App	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W



M Touch	40l	<b>DGM 7840</b>
Sous Vide	1000 W	2 LED-Spotter, SoftOpen 40 liter M.-nr. CleanSteel 11138220 <b>Pris: 69.599,-</b> M.-nr. Brillanthvit 11138160 M.-nr. Obsidiansort 11138180 M.-nr. Grafittgrå 11138200 <b>Pris: 71.299,-</b>
DualSteam	Automatikk programmer	
Popcorn	Quick & Gentle	

Betjening	M Touch	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, opp-tining, sjokoladesmelting
Funksjoner	10	Perfekt timing	Varmholding, automatisk tilberedning av meny
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, QuickStart, Popcorn, MotionReact, Automatikk-programmer	Tilpasset deg	Egne programmer,
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Nettverk	Miele-App	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W







# MIKROBØLGEOVNER OG KOMPAKTOVNER MED MIKROBØLGE



## ALLSIDIG OG TIDSBESPARENDE

*Velg en kompaktovn med mikrobølge og få to ovner i én – en konvensjonell stekeovn og en mikrobølgeovn, og utnytt mulighetene for å kombinere tradisjonelle oppvarmingsformer med mikrobølge. Spar inntil 30% tid sammenlignet med tilberedning uten mikrobølger.*

*Miele kompaktovner med mikrobølge sikrer at selv ved tilberedning med mikrobølge, tilberedes maten mer skånsomt. Du vil derfor oppleve bedre resultater enn ved bruk av konvensjonelle mikrobølgeovner..*

## MIELE-APP

*Få overblikk over alle dine tilkoblede produkter i **Miele-Appen** og følg med på valgte programmer og resterende tid. På kompaktovner med mikrobølge kan du tilpasse temperaturen eller bruke timer-funksjonen via appen.*

## EKSTRAORDINÆRE MATOPPLEVELSER

Med **langtidstilberedning** stekes kjøttet skånsomt ved lav temperatur over lang tid. Dermed begynner kjøttsaften å sirkulere og fordeler seg jevnt helt ut i de ytterste lagene. Resultatet er et meget mørt og saftig kjøttstykke.

Ønsker du en ekstra sprø overflate på ellers fuktige matvarer, som f.eks. pommes frites eller eplekake, så velg **Crisp-funksjonen**, som effektivt sørger for et tørt ovnsrom.

## GARANTERT SUKSESS

Slutt på å finne og huske forskjellige oppskrifter. **Automatikkprogrammene**, som er utviklet av profesjonelle kokker, gjør Miele ovnen til kulinarisk ekspert. Velg et automatikkprogram, og legg f.eks. inn vekten på maten eller tilpass bruningsgraden. Ovnens beregner automatisk tilberedningsprosessen og -tiden. Sett maten i ovnen, overlat tilberedningen trygt til Miele, og ta ut maten når den er ferdig. Med Egne programmer kan du enkelt lage automatikkprogrammer selv, som er tilpasset dine ønsker.

## ENESTÅENDE BRUKERKOMFORT

Bevegelsessensoren på ovnsfronten registrerer når du nærmer deg ovnen, og avhengig av valgte innstillinger tennes displayet, lyset i ovnsrommet slår seg på eller alarmen stoppes. For enda enklere betjening av ovnen din.

Har du hendene fulle, og vil gjerne betjene ovnen raskt og enkelt, eller se inn i ovnsrommet, så er **MotionReact** det riktige for deg. Med funksjonene **QuickStart** og **Popcorn** kan du med kun et tastetrykk aktivere mikrobølger ved maks. effekt eller tilberede perfekt popcorn til en hyggelig filmkveld.

## BEHAGELIG RENGJØRING

\***PerfectClean**-overflaten gjør det spesielt enkelt å fjerne fastbrente matrester med en oppvaskbørste og oppvaskmiddel. Spar bakepapiret, og skjær f.eks. brød eller pizza direkte på stekebrettet, uten å lage riper.


Opplev flotte, blanke stålfronter med Miele CleanSteel, som gjør alle Miele ovner i stål betydelig mindre mottagelige for fingeravtrykk.

Alle Miele ovner har CleanGlass-ovnsdører, dvs. en helt glatt innvendig overflate, som er svært enkel å rengjøre. maks. effekt eller tilberede perfekt popcorn til en hyggelig filmkveld.




# MIKROBØLGEOVNER

miele.no – les mer om Miele-mikrobølgeovner




**M 2224**  
Mikrobølgeovn, 50 cm bredde  
1 LED-spot, SideControl  
M.-nr. Obsidiansort 11100520  
**Pris: 15.099,-**




**M 2230**  
Mikrobølgeovn, 60 cm bredde  
1 LED-spot, SideControl  
M.-nr. Obsidiansort 11100540  
**Pris: 14.299,-**

Betjening	EasySensor	Watt-effekt	80/150/300/450/ 600/750/800 W
Komfort	15 automatikk-programmer, Varmeholding	Grill	Quartzgrill (800 W)
		Volum ovnsrom	17 l
		Produktmål (HxBxD)	372 x 495 x 310 mm

Betjening	EasySensor	Watt-effekt	80/150/300/450/ 600/700/800 W
Komfort	10 automatikk-programmer, Varmeholding	Grill	–
		Volum ovnsrom	17 l
		Produktmål (HxBxD)	372 x 595 x 310 mm




**M 2234**  
Mikrobølgeovn, 60 cm bredde  
1 LED-spot,  
M.-nr. Brillanthvit 11100550  
M.-nr. Obsidiansort 11100560  
**Pris: 15.999,-**




**M 2240**  
Mikrobølgeovn, 60 cm bredde  
1 LED-spot,  
M.-nr. Obsidiansort 11100570  
**Pris: 16.799,-**

Betjening	EasySensor	Watt-effekt	80/150/300/450/ 600/700/800 W
Komfort	15 automatikk-programmer, QuickStart, Varmeholding	Grill	Quartzgrill (800 W)
		Volum ovnsrom	17 l
		Produktmål (HxBxD)	372 x 595 x 310 mm

Betjening	EasySensor	Watt-effekt	80/150/300/450/ 600/700/900 W
Komfort	Automatikk-programmer, 1 LED-Spot Varmeholding	Grill	Grill, 900 W
		Volum ovnsrom	26 l
		Produktmål (HxBxD)	452 x 595 x 401 mm




**M 7240**  
Mikrobølgeovn, 1 LED-spot,  
SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. 11100590  
**Pris: 20.099,-**



**M 7244**  
Mikrobølgeovn, 1 LED-spot,  
SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. CleanSteel 11100630  
**Pris: 23.499,-**  
M.-nr. Brillanthvit 11100600  
M.-nr. Obsidiansort 11100610  
M.-nr. Grafittgrå 11100620  
**Pris: 25.999,-**


Betjening	DirectSensor S	Watt-effekt	80/150/300/450/ 600/750/900 W
Komfort	35 automatikk-programmer, QuickStart, Popcorn, Varmeholding	Grill	–
		Volum ovnsrom	46 l
		Produktmål (HxBxD)	456 x 595 x 560 mm

Betjening	DirectSensor S	Watt-effekt	80/150/300/450/ 600/750/900 W
Komfort	45 automatikk-programmer, QuickStart, Popcorn, Varmeholding	Grill	Quartzgrill (1.500 W)
		Volum ovnsrom	46 l
		Produktmål (HxBxD)	456 x 595 x 560 mm



## H 7240 BM

Kompaktovn med mikro, 43 l ovnsrom, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. CleanSteel 11129860  
**Pris: 28.499,-**  
 M.-nr. Brillanthvit 11129830  
 M.-nr. Obsidiansort 11129840  
 M.-nr. Grafittgrå 11129850  
**Pris: 30.199,-**



## H 7440 BM

Kompaktovn med mikro, 43 l ovnsrom, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. CleanSteel 11129910  
**Pris: 35.199,-**  
 M.-nr. Brillanthvit 11129880  
 M.-nr. Obsidiansort 11129890  
 M.-nr. Grafittgrå 11129900  
**Pris: 36.899,-**


Betjening	DirectSensor S	Funksjoner	12
Komfort	Automattikk-programmer, Varmeholding, QuickStart, Popcorn	Spesial-programmer	–
		Sikkerhet	
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	Glassfat, Bakerist

Betjening	DirectSensor	Funksjoner	13
Komfort	Automattikk programmer, Varmeholding, QuickStart, Popcorn	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, opptining, frysevarer m.m.
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	Glassfat, Bakerist



## H 7440 BMX

ArtLine design, uten håndtak, kompaktovn med mikro, 43 l ovnsrom, 1 LED-spot, M.-nr. Brillanthvit 11129920  
**Pris: 36.899,-**  
 M.-nr. Obsidiansort 11129930  
 M.-nr. Grafittgrå 11129940  
 \*M.-nr. Obs. sort matt 12317170  
**Pris: 38.599,-**




## H 7640 BM

Kompaktovn med mikro, 43 l ovnsrom, 1 LED-spot, M.-nr. Cleansteel 11129980  
**Pris: 41.099,-**  
 M.-nr. Brillanthvit 11129950  
 M.-nr. Obsidiansort 11129960  
 M.-nr. Grafittgrå 11129970  
**Pris: 42.799,-**


Betjening	DirectSensor	Funksjoner	13
Komfort	Automattikk-programmer, SoftOpen/SoftClose Varmeholding, QuickStart, Popcorn	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, opptining, frysevarer m.m.
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	Glassfat, Bakerist

Betjening	M Touch S	Funksjoner	18
Komfort	Automattikk-programmer, SoftOpen/SoftClose Varmeholding, Langtidssteking, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, opptining, frysevarer m.m.
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	Steketermometer, Glassfat, Bakerist



## H 7840 BM

Kompaktovn med mikro, 43 l ovnsrom, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. CleanSteel 11130020  
**Pris: 48.599,-**  
 M.-nr. Brillanthvit 11129990  
 M.-nr. Obsidiansort 11130000  
 M.-nr. Grafittgrå 11130010  
**Pris: 50.299,-**



## H 7840 BMX

ArtLine design, uten håndtak, kompaktovn med mikro, 43 l ovnsrom, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. Brillanthvit 11130030  
 M.-nr. Obsidiansort 11130040  
 M.-nr. Grafittgrå 11130050  
**Pris: 50.299,-**  
 \*M.-nr. Obs. sort matt 12317200  
**Pris: 51.999,-**



Betjening	M Touch	Funksjoner	18
Komfort	Automattikk-programmer, Varmeholding, Langtidssteking, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, opptining, frysevarer m.m.
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	Steketermometer, Glassfat, Bakerist

Betjening	M Touch	Funksjoner	18
Komfort	Automattikk-programmer, Varmeholding, Langtidssteking, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Spesial-programmer	Heving av gjærdeig, opptining, frysevarer m.m.
		Sikkerhet	Betjeningslås
		Nettverk	Miele-App
		Tilbehør	Steketermometer, Glassfat, Bakerist

# KAFFEMASKINER

## MIELE-APP

*Betjen kaffemaskinen din fra avstand. Med Miele-Appen kan du enkelt starte enbrygging og endre innstillingene for drikken. Appen forteller deg, hvis du f.eks. skal fylle på vann eller tømme dryppskålen.*

*Du kan også følge med på, når maskinen skal avkalkes og rengjøres. Hvis du mangler rengjøringsprodukter til din kaffemaskin, eller er gått tom for kaffebønner, kan du enkelt bestille flere direkte via appen.*



## ÉT TRYKK

Ønsker du dobbelt mengde espresso? Trykk på symbolet for DoubleShot, og nyt en fyldig og bløt kaffearoma uten bitter ettersmak. Perfekt i f.eks. cappuccino eller Flat White.

Vil du brygge to kopper samtidig? Trykk på OneTouch for Two, og nyt en drikk i selskap med andre. Ønsker du en hel kanne på én gang, klares det også lett med kannefunksjonen.

## ENESTÅENDE BRUKERKOMFORT

Med MotionReact kan du interagere med kaffemaskinen ved hjelp av bevegelse. En bevegelsessensor på kaffemaskinen registrerer, når du nærmer deg, og avhengig av innstillinger tennes lyset og displayet på kaffemaskinen. Du behøver ikke trykke på på-tasten.

Forskjellige situasjoner, forskjellige behov. Velg mellom fire performance-modus: **\*ECO-modus** sikrer optimal kaffenyttelse med minst mulig energiforbruk. **\*Barista-modus** er perfekt til espresso- og kaffebrygging. Mens **\*Latte-modus** er til deg, som foretrekker kaffedrikker med melk. Eller velg **\*Party-modus**, når du vil brygge mange drikker i løpet av kort tid. Kaffemaskiner med Vanntilkobling kan kobles til Vanntilkobling, så du ikke må fylle vannbeholderen manuelt.

## EKSTRAORDINÆR SMAKSOPPLEVELSE

Velg mellom et bredt utvalg av italienske kaffespesialiteter, eller nyt en smakfull kopp te med optimal temperatur. Uansett om du er den kresne kaffenlysten eller den krevende tedrikkeren, vil du kunne nyte den perfekte smaksopplevelsen.

Med **\*CoffeeSelect** får du tre forskjellige bønnebeholdere, så du kan matche forskjellige typer kaffebønner med forskjellige kaffespesialiteter og dermed perfektionere kaffeopplevelsen.

AromaticSystemFresh sikrer, at kafferester fra tidligere brygginger ikke blandes i neste drikk. Optimal smak, færre bitterstoffer og god hygiene.

## TILPASSET DEG


På en Miele kaffemaskin kan du tilpasse alle parametre. Still inn f.eks. forbrygging, malegrad på kaffebønnene (finere/grovere), mengde malte kaffebønner, vannmengde og –temperatur. Med Miele får du alltid din drikk, slik du liker den aller best. Når du har funnet din perfekte drikk, kan du lagre den under din brukerprofil.

Har du favorittdrikk, som du velger igjen og igjen. Med **MyMiele** kan du lage en snarvei til den drikken du bruker mest. Velg din favorittdrikk raskt og enkelt.

## BEHAGELIG RENGJØRING


Bruk tiden din på andre ting enn rengjøring – kaffemaskiner med **\*AutoDescal** og **\*AutoClean** har et helautomatisk rengjørings- og avkalkingssystem. Det gode vedlikeholdet og den høye hygienen gir deg velsmakende kaffe hver gang og sikrer den beste holdbarheten på kaffemaskinen.

\*registrerer koppens høyde og tilpasser automatisk plasseringen av kaffedysen, dermed unngår du sprut og søl på kaffemaskinen og oppnår perfekt crema på drikken din. Med ComfortClean kan mange av delene på kaffemaskinen rengjøres i oppvaskmaskinen.



## CVA 7440

M.-nr. Cleansteel 11165880  
**Pris: 47.799,-**  
 M.-nr. Brillanthvit 11165850  
 M.-nr. Obsidiansort 11165860  
 M.-nr. Grafittgrå 11165870  
**Pris: 49.499,-**  
 \*M.-nr. Obs. sort matt 12388590  
**Pris: 51.099,-**




## CVA 7445

M.-nr. Cleansteel 11165890  
**Pris: 51.099,-**

Betjening	Direct-Sensor	Ett trykk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kannefunksjon
Vanntilkobling	–	Komfort	Performance-modes
Bønnebeholdere	300 g / 300 g	Smaksopplevelse	CupSensor, AromaticSystemFresh
Vannbeholder	2.700 ml	Antall drikker	25 inkl. tespesialiteter
Melkebeholder	700 ml	Tilpasset deg	10 brukerprofiler
Nettverk	Miele-App	Rengjøring	Rengjøringsprogrammer, ComfortClean

Betjening	Direct-Sensor	Ett trykk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kannefunksjon
Vanntilkobling	•	Komfort	PerformanceMode
Bønnebeholdere	300 g / 300 g	Smaksopplevelse	CupSensor, AromaticSystemFresh
Vannbeholder	2.700 ml	Antall drikker	25 inkl. tespesialiteter
Melkebeholder	700 ml	Tilpasset deg	10 brukerprofiler
Nettverk	Miele-App	Rengjøring	Rengjøringsprogrammer, ComfortClean



## CVA 7840

3 bønnetyper,  
 M.-nr. Cleansteel 11165900  
**Pris: 63.699,-**



## CVA 7845

3 bønnetyper  
 M.-nr. Cleansteel 11166010  
**Pris: 67.899,-**  
 M.-nr. Brillanthvit 11165960  
 M.-nr. Obsidiansort 11165970  
 M.-nr. Grafittgrå 11165990  
**Pris: 69.599,-**  
 \*M.-nr. Obs. sort matt 12388600  
**Pris: 71.299,-**



Betjening	M Touch	Ett trykk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kannefunksjon
Vanntilkobling	–	Komfort	PerformanceMode, MotionReact
Bønnebeholdere	300 g / 150 g / 150 g	Smaksopplevelse	CupSensor, CoffeeSelect, AromaticSystemFresh
Vannbeholder	2.700 ml	Antall drikker	26 inkl. tespesialiteter
Melkebeholder	700 ml	Tilpasset deg	10 brukerprofiler
Nettverk	Miele-App	Rengjøring	AutoClean, AutoDescale, ComfortClean

Betjening	M Touch	Ett trykk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kannefunksjon
Vanntilkobling	•	Komfort	Performance-modes, MotionReact
Bønnebeholdere	300 g / 150 g / 150 g	Smaksopplevelse	CupSensor, CoffeeSelect, AromaticSystemFresh
Vannbeholder	2.700 ml	Antall drikker	26 inkl. tespesialiteter
Melkebeholder	700 ml	Tilpasset deg	10 brukerprofiler
Nettverk	Miele-App	Rengjøring	AutoClean, AutoDescale, ComfortClean






FRITTSTÅENDE KAFFEMASKINER



# FRITTSTÅENDE KAFFEMASKINER

miele.no – les mer om Miele-caffemaskiner



## CM 5310

M.-nr. Obsidiansort, 11541580  
M.-nr. TayberryRed, 11541590  
**Pris: 14.399,-**



## CM 5410

M.-nr. Obsidiansort, 11541630  
**Pris: 15.199,-**

Betjening	DirectSensor	Ett trykk	OneTouch for Two, Kannefunksjon
Bønnebeholder	200 g	Ekstra komfort	Ekstra stillegående, AromaticSystemFresh
Vannbeholder	1.300 ml		
Melkebeholder	Melkeslange	Antall drikker	9
Nettverk	–	Tilpasset deg	1 brukerprofil
Produktmål (HxBxD)	360x241x460 mm	Rengjøring	Rengjøringsprogrammer

Betjening	DirectSensor	Ett trykk	OneTouch for Two, Kannefunksjon
Bønnebeholder	200 g	Ekstra komfort	Ekstra stilleående, AromaticSystemFresh
Vannbeholder	1.300 ml		
Melkebeholder	Melkeslange	Antall drikker	10
Nettverk	–	Tilpasset deg	2 brukerprofil
Produktmål (HxBxD)	360x241x460 mm	Rengjøring	Rengjøringsprogrammer



## CM 5510

M.-nr. Alu Silver Met, 11541660  
M.-nr. Rosegold PF, 11541640  
\*M.-nr. Obs. sort matt PF, 12541940  
**Pris: 15.999,-**



## CM 6160

M.-nr. Brillanthvit, 11579650  
M.-nr. Obsidiansort, 11579660  
**Pris: 19.999,-**

Betjening	DirectSensor	Ett trykk	OneTouch for Two, Kannefunksjon
Bønnebeholder	200 g	Ekstra komfort	Ekstra stillegående, AromaticSystemFresh
Vannbeholder	1.300 ml		
Melkebeholder	Melkeslange	Antall drikker	10
Nettverk	–	Tilpasset deg	2 brukerprofiler
Produktmål (HxBxD)	360x241x460 mm	Rengjøring	Rengjøringsprogrammer

Betjening	DirectSensor	Ett trykk	OneTouch for Two, Kannefunksjon
Bønnebeholder	300 g	Ekstra komfort	Melkeslange, BrilliantLight, TeaTimer
Vannbeholder	1.800 ml		
Melkebeholder	Melkeslange	Antall drikker	22 kaffe- og te drikker,
Nettverk	• / WiFi	Tilpasset deg	4 brukerprofiler
Produktmål (HxBxD)	359x251x427 mm	Rengjøring	Rengjøringsprogrammer

## CM5 SILENCE

Ny kvern som gir stillegående kaffebrygging.  
Favorittkaffen tilberedes uten støy  
– og med et perfekt resultat.

## CM6 MILKPERFECTION

Perfekt melkeskum til kaffen. CM6 skummer  
melken til luftig og kremet melkeskum.




# FRITTSTÅENDE KAFFEMASKINER



- DirectSensor
- OneTouch for Two
- Cleaning Programmes
- EasyClean
- Aromatic System
- MobileControl

**CM 6360**

M.-nr. Lotushvit, 11579670  
M.-nr. Obsidiansort/CleanSteel Metallic, 11579700  
M.-nr. Onsidiansort/Bronze PearlFinish, 11579710  
\*M.-nr. Obs. sort matt PF,12541960  
**Pris: 23.999,-**



- CM Touch
- OneTouch for Two
- Cleaning Programmes
- EasyClean
- Aromatic System
- MobileControl
- Coffee&Tea
- CupSensor

**CM 7350**

Aluminiumsfront  
M.-nr. Brillanthvit, 11024920  
M.-nr. Obsidiansort, 11025070  
**Pris: 37.999,-**

Betjening	DirectSensor, Tekstdisplay	Ett trykk	OneTouch for Two, Kannefunksjon
Bønnebeholder	300 g	Ekstra komfort	Koppevarmer, BrilliantLight, TeaTimer, Varmtvannsfunksjon, Melkeskum
Vannbeholder	1.800 ml		
Melkebeholder	• / melkebeholder i glass	Antall drikker	22 kaffe- og te drikker
Nettverk	• / WiFi	Tilpasset deg	8 brukerprofiler
Produktmål (HxBxD)	359x251x427 mm	Rengjøring	Rengjøringsprogrammer

Betjening	C Touch	Ett trykk	OneTouch for Two, Kannefunksjon, DoubleShot
Bønnebeholder	500 g	Ekstra komfort	Koppvarmer, BrilliantLight, TeaTimer, CupSensor, CoffeeSelect
Vannbeholder	2.200 ml		
Melkebeholder	•	Antall drikker	22
Nettverk	Miele-App	Tilpasset deg	8 brukerprofiler
Produktmål (HxBxD)	397x311x445 mm	Rengjøring	Rengjøringsprogrammer



- CM Touch
- OneTouch for Two
- Cleaning Programmes
- EasyClean
- Aromatic System
- Coffee&Tea
- AutoDescalc
- CupSensor
- MobileControl

**CM 7550**

Aluminiumsfront  
M.-nr. Brillanthvit, 11025220  
M.-nr. Obsidiansort, 11025320  
**Pris: 45.199,-**



- CM Touch
- OneTouch for Two
- Cleaning Programmes
- EasyClean
- Aromatic System
- Coffee&Tea
- AutoDescalc
- CupSensor
- MobileControl
- CoffeeSelect

**CM 7750**

3 bønnetyper, Sort aluminiumsfront  
M.-nr. Obsidiansort, 11025340  
\*M.-nr. Obs. sort matt, 12541990  
**Pris: 53.099,-**

Betjening	C Touch	Ett trykk	OneTouch for Two, Kannefunksjon, DoubleShot
Bønnebeholder	500 g	Ekstra komfort	Koppvarmer, BrilliantLight, TeaTimer, CupSensor, CoffeeSelect
Vannbeholder	2.200 ml		
Melkebeholder	•	Antall drikker	22
Nettverk	Miele-App	Tilpasset deg	10 brukerprofiler
Produktmål (HxBxD)	397x311x445 mm	Rengjøring	Automatisk avkalking Rengjøringsprogrammer

Betjening	C Touch	Ett trykk	OneTouch for Two, Kannefunksjon, DoubleShot
Bønnebeholder	210 g / 180 g / 150 g	Ekstra komfort	Koppvarmer, BrilliantLight, TeaTimer, CupSensor, CoffeeSelect
Vannbeholder	2.200 ml		
Melkebeholder	•	Antall drikker	22
Nettverk	Miele-App	Tilpasset deg	10 brukerprofiler
Produktmål (HxBxD)	397x311x445 mm	Rengjøring	Rengjøringsprogrammer, AutoDescalc



# GOURMET-VARMESKUFFER OG VAKUUMERINGSSKUFFER

Miele

Miele

Miele

## MIELE-APP

*Still inn f.eks. Gourmet-varmeskuffens temperatur eller timer-funksjon via Miele-Appen.*

## PRAKTISK OG LETT Å BETJENE

*Miele vakuumskuffer og Gourmet-varmeskuffer betjenes lett og intuitivt via et touch-panel. Skuffen trekkes helt ut, så det er enkelt å sette i og ta ut av skuffen.*

## PERFEKT TIMING OG SERVERING

Har du brukt flere timer på en god middag, men skal ikke servere den med det samme? Bruk Gourmet-varmeskuffen til **varmholding av mat**, og server maten, når det passer deg.

Server maten på en lun tallerken, eller nyt kaffen/teen i en lun kopp. Gourmet-varmeskuffen kan også brukes som **servise- og koppvarmer**. Miele Gourmet-varmeskuffer kan kobles til Miele kaffemaskiner, så du alltid har en varm kopp til drikken din.

## EKSTRAORDINÆR SMAKSOPPLEVELSE

Miele vakuumeringsskuffer er perfekte til **marinering** og forberedelse til **sous-vide**. Ved vakuumpakking forsterkes marinadens smak, idet krydder og urter viker direkte og konsentrert på maten.


Alternativt kan du oppnå mørt og saftig kjøtt ved å **langtidssteke** det ved lav temperatur i en Miele Gourmet-varmeskuff.

## UNNGÅ MATSVINN

Bruk vakuumeringsskuffen til å pakke inn matvarene optimalt på nytt, eller forleng holdbarheten på matvarene ved å dele maten i mindre porsjoner.


Med en Miele vakuumeringsskuff kan du vakuumpakke matvarene dine i **gjenbrukbare beholdere** og dermed redusere bruken av plast.

# GOURMET-VARMESKUFFER OG VAKUUMERINGSSKUFFER



**ESW 7010**

Gourmet-varmeskuff, 14 cm høy, 40-85 °C  
 M.-nr. Brillanthvit 11100160  
 M.-nr. Obsidiansort 11100190  
 M.-nr. Grafittgrå 11100200  
**Pris: 17.599,-**  
 \*M.-nr. Obs. sort matt 12317440  
**Pris: 18.499,-**




**ESW 7020**

Gourmet-varmeskuff, 29 cm høy, 40-85 °C  
 M.-nr. Cleansteel 11100240  
 M.-nr. Brillanthvit 11100210  
 M.-nr. Obsidiansort 11100220  
 M.-nr. Grafittgrå 11100230  
**Pris: 19.299,-**  
 \*M.-nr. Obs. sort matt 12317450  
**Pris: 20.099,-**


Betjening	SensorTouch, Push2Open	Kapasitet	Service 6 pers.
Matopplevelser	Langtidssteking	Nettverk	Miele-App
Perfekt timing	Varmeholding av mat	Tilbehør	Oppskriftshefte til langtidssteking
Perfekt servering	Oppvarming av servise	Produktmål (HxBxD)	141 x 595 x 570 mm
Komfort	Uttrekk, Timer-funksjon		

Betjening	SensorTouch, Push2Open	Kapasitet	Service 12 pers.
Matopplevelser	Langtidssteking	Nettverk	Miele-App
Perfekt timing	Varmeholding av mat	Tilbehør	Oppskriftshefte til langtidssteking
Perfekt servering	Oppvarming av servise	Produktmål (HxBxD)	289 x 595 x 570 mm
Komfort	Uttrekk, Timer-funksjon		



**ESW 7030**

Gourmet-varmeskuff, 32 cm høy, 40-85 °C  
 M.-nr. Brillanthvit 11318150  
 M.-nr. Obsidiansort 11318170  
 M.-nr. Grafittgrå 11318180  
**Pris: 20.099,-**



**EVS 7010**

Vakuumeringskuff, 14 cm høy  
 M.-nr. Brillanthvit 11100390  
 M.-nr. Obsidiansort 11100400  
 M.-nr. Grafittgrå 11100410  
**Pris: 41.099,-**  
 \*M.-nr. Obs. sort matt 12317600  
**Pris: 41.899,-**

Betjening	SensorTouch, Push2Open	Kapasitet	Service 12 pers.
Matopplevelser	Langtidssteking	Nettverk	Miele-App
Perfekt timing	Varmeholding av mat	Tilbehør	Oppskriftshefte til langtidssteking
Perfekt servering	Oppvarming av servise	Produktmål (HxBxD)	317 x 595 x 570 mm
Komfort	Uttrekk, Timer-funksjon		

Betjening	SensorTouch, Push2Open	Optimal vakuumpakning	3 vakuumtrinn, 3 sveisenivåer
Matopplevelser	Forberedelse til sous-vide, marinering	Kapasitet	8 L
Mindre matsvinn	Forlenget holdbarhet, porsjonering	Tilbehør	50 stk. Miele vakuumposer small, 50 stk. Miele vakuumposer large, oppskriftshefte til sous-vide
Muligheter	Vakuumpakkes i poser eller beholder, vakuumpakking av væske	Produktmål (HxBxD)	141 x 595 x 570 mm
Komfort	Uttrekk		



## TILBEHØR TIL VAKUUMMERINGSSKUFFER



**Vakuumpose (small)  
VB 1828**

Miele vakuumposer er fremstilt i polyetylen/polyamid (PE/PA). De er godkjente av næringsmiddelindustrien og avgir hverken smak eller lukt og er motstandsdyktige over for varme, kulde, syre, fett og alkohol.

Anvendelse:

- Forberedelse til sous-vide-tilberedning
- Marinering og porsjonsoppdeling av mat
- Forlengelse av holdbarheten av maten
- Tett emballasje til saus, skysaus, marinader og marinerte retter
- 90 µm tykke og rivesterke
- Innhold: 50 stk.

M.-nr. 10380620

**Pris: 569,-**



**Vakuumpose (large)  
VB 2435**

Miele vakuumposer er fremstilt i polyetylen/polyamid (PE/PA). De er godkjente av næringsmiddelindustrien og avgir hverken smak eller lukt og er motstandsdyktige over for varme, kulde, syre, fett og alkohol:

- Forberedelse til sous-vide-tilberedning
- Marinering og porsjonsoppdeling av mat
- Forlengelse av holdbarheten av maten
- Tett emballasje til saus, skysaus, marinader og marinerte retter
- 90 µm tykke og rivesterke.
- Innhold: 50 stk.

M.-nr. 10380630

**Pris: 639,-**



**Dekningslist til Gourmet-  
varmeskuffer ESWKL 60 TFSW**

Cover strip for ESW

- For å skjule metallisten på ESW ved plassering i søyle

M.-nr. 11179710

**Pris: 929,-**



**ESW 7020 – 29 cm høy**

# PLATETOPPER



## MAKSIMAL FLEKSIBILITET

*\*PowerFlex-kokesoner er svært mangfoldige og fleksible. Enten det er ett kokekar, svært store pastagryter eller panner: De passer alle problemfritt på kokesonen*

*Nyt enestående komfort med SilentMove, hvor du lydløst kan flytte kokekaret rundt på platetoppen.*

## UNIK BRUKERKOMFORT

*Rask og behagelig betjening av platetoppen din – med Miele \*intelligente kokekargjenkjenning setter du bare kokekaret på platetoppen, så vises tallrekken for den spesifikke kokesonen automatisk.*

*Med den \*intelligente kokekargjenkjenningen kan du flytte kokekaret til en ny posisjon på platetoppen, og innstillingene fra den forrige posisjonen følger automatisk med!*

*Ringer telefonen, eller barna roper? Trykk på Stop&Go, som reduserer varmeeffekten på alle kokesonene som er i bruk. Når du kommer tilbake, trykker du på tasten igjen, og platetoppen aktiverer automatisk det opprinnelige innstilte effektrinnet for hver sone.*

II 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B



## RASK OG EFFEKTIV

Opplev hurtigste oppvarming med Miele-**\*TwinBooster**-teknologi. Med den eksklusive Miele-funksjonen TwinBooster kan du konsentrere effekten fra to kokesoner til én enkelt sone. Eller du kan fordele induksjonseffekten individuelt – for enda mer fleksibel tilberedning.

## CON@CTIVITY

Mens du konsentrerer deg om matlagingen, styres ventilatoren automatisk. Med **Con@tivity** kommuniserer ventilatoren og platetoppen med hverandre. Sugeeffekten tilpasses automatisk, avhengig av det du gjør på platetoppen.

## ENKEL BETJENING OG PERFEKTE RESULTATER

Nå behøver du ikke lenger å justere effekttrinn eller bekymre deg om maten holder på å bli brent.

**\*TempControl**-sonen har tre trinn, som holder en konstant temperatur, som du velger. Nyt å lage bearnaise fra bunnen av – i ro og mak.

Hold maten klar til servering med funksjonen varmholdning. Varmholdning Pluss er dessuten velegnet til oppvarming av mat eller til smelting av sjokolade.


Gasstopper og wok-gassbluss passer godt sammen. Miele Dual-wok-bluss har to separate flammekretser og den høye yteevnen, som kreves for å oppnå perfekte wokresultater.

# RAMMER PÅ PLATETOPPER

## MONTERING – MED RAMME




Bred ramme i rustfritt stål, ovenpåliggende




Smal ramme i rustfritt stål, ovenpåliggende

## MONTERING – UTEN RAMME



Uten ramme, planlimt



Uten ramme, ovenpåliggende  
(avrundede kanter)



## KM 6520 FR

HighLight,  
M.-nr. 10889540  
**Pris: 10.899,-**



## KM 6522 FR

HighLight,  
M.-nr. 12060760  
**Pris: 16.799,-**



Ramme	Liggende ramme i rustfritt stål	Ekstra komfort	Stop&Go
Ovenpåliggende	•	Nettverk	–
Planlimt	–	Produktmål (BxD)	574 x 504 mm
Betjening	EasySelect	Utskjæring (BxD)	560 x 490 mm
Kokesoner	4		

Ramme	Bred ramme i rustfritt stål	Ekstra komfort	Varmholding, Stop&Go
Ovenpåliggende	•	Nettverk	
Planlimt	–	Produktmål (BxD)	764 x 504 mm
Betjening	EasySelect	Utskjæring (BxD)	750 x 490 mm
Kokesoner	1 utvidbarsone, 4 soner		



# INDUKSJONSKOKETOPPER, 60-80CM

miele.no – les mer om Miele-plateopper



**KM 7164 FR**  
 M.-nr. 1144180  
**Pris: 24.299,-**

Knøp  
 Stop & Go  
 Keeping Warm

Ramme	Høytstående stålramme	Kokesoner	4 Variokoesoner 2 soner PowerFlex 1 sone PowerFlex-område
Ovenpåliggende	•	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	–	Komfort	Sensor for kokekarstørrelse
Betjening	Vribrytere	Nettverk	–
Høy fleksibilitet	–	Produktmål (BxD)	626 x 526 mm
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	600 x 500 mm



**KM 7361 FR/FL**  
 M.-nr. KM 7361 FR 12422000  
 M.-nr. KM 7361 FL 12422040  
**Pris: 13.099,-**

Con@ctivity 3.0  
 ComfortSelect  
 MobileControl  
 Keeping Warm  
 Stop & Go

Ramme	Stål, bred	Kokesoner	4 variokoesoner
Ovenpåliggende	•	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	–	Komfort	Permanent kjelesensor Sensor for kokekarstørrelse
Betjening	ComfortSelect, Sort overflate	Nettverk	Con@ctivity, Miele-App
Høy fleksibilitet	–	Produktmål (BxD)	FR: 626 x 526 mm FL: 620 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	FR: 560 x 490 mm <sup>1)</sup> FL: 560 x 490 mm <sup>1)</sup>



**KM 7363 FR/FL**  
 M.-nr. KM 7363 FR 12422050  
 M.-nr. KM 7363 FL 12422060  
**Pris: 15.499,-**

Stop & Go  
 ComfortSelect  
 MobileControl  
 Keeping Warm  
 Con@ctivity 3.0

Ramme	Stål, bred	Kokesoner	4 kokesoner, 1 Flex koke-område for store kokekar
Ovenpåliggende	KM 7363 FR KM 7363 FL	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	KM 7363 FL	Komfort	Permanent kjelesensor Sensor for kokekarstørrelse
Betjening	ComfortSelect, Sort overflate	Nettverk	Con@ctivity, Miele-App
Høy fleksibilitet	–	Produktmål (BxD)	FR: 626 x 526 mm FL: 620 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	FR: 600 x 490 mm <sup>1)</sup> FL: 600 x 490 mm <sup>1)</sup>



**KM 7373 FR/FL**  
 M.-nr. KM 7373 FR 12422080  
 M.-nr. KM 7373 FL 12422070  
**Pris: 17.999,-**

Stop & Go  
 ComfortSelect  
 MobileControl  
 Keeping Warm  
 Con@ctivity 3.0

Ramme	Stål, bred	Kokesoner	4 kokesoner, 1 Flex koke-område for store kokekar
Ovenpåliggende	KM 7373 FR KM 7373 FL	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	KM 7373 FL	Komfort	Permanent kjelesensor Sensor for kokekarstørrelse
Betjening	ComfortSelect, Sort overflate	Nettverk	Con@ctivity, Miele-App
Høy fleksibilitet	–	Produktmål (BxD)	FR: 806 x 526 mm FL: 764 x 504 mm
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	FR: 750 x 490 mm <sup>1)</sup> FL: 750 x 490 mm <sup>1)</sup>



**KM 7464 FR/FL**  
 M.-nr. KM 7464 FR 11144230  
 M.-nr. KM 7464 FL 11144240  
**Pris: 19.299,-**

ComfortSelect  
 TwinBooster  
 Keeping Warm  
 Stop & Go  
 Con@ctivity 3.0  
 PowerFlex  
 MobileControl

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kokesoner	2 Vario, 2 PowerFlex
Ovenpåliggende	KM 7464 FR, KM 7464 FL	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	KM 7464 FL	Komfort	Permanent kjelesensor
Betjening	ComfortSelect	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høy fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	FR: 626 x 526 mm FL: 620 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	FR: 560 x 490 mm FL: 600 x 500 mm




## KM 7466 FR/FL

M.-nr. KM 7466,  
FR 12484700  
M.-nr. KM 7466,  
FL 12484720  
**Pris: 19.299,-**

Gjeldende fra februar 2024

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kokesoner	2 Vario, 2 PowerFlex, 1 PowerFlex-område
Ovenpå- liggende	KM 7466 FR, KM 7466 FL	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	KM 7466 FL	Komfort	Permanent kjelesensor
Betjening	ComfortSelect Sort overflate	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høy fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	FR: 626 x 526 mm FL: 620 x 520 mm
Temp- Control	-	Utskjæring (BxD)	FR: 560 x 490 mm <sup>1)</sup> FL: 600 x 500 mm <sup>1)</sup>



## KM 7404 FX

M.-nr. 11552920  
**Pris: 21.799,-**


Ramme	-	Kokesoner	2 Vario, 2 PowerFlex
Ovenpå- liggende	-	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	•	Komfort	Permanent kjelesensor
Betjening	Comfort Select	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høy fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	592 x 492 mm
Temp- Control	-	Utskjæring (BxD)	570 x 470 mm



## KM 7465 FR/FL

M.-nr. KM 7465 FR 11144250  
M.-nr. KM 7465 FL 11144260  
**Pris: 22.699,-**

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kokesoner	4 PowerFlex
Ovenpå- liggende	KM 7465 FR, KM 7465 FL	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	KM 7465 FL	Komfort	Permanent kjelesensor
Betjening	Comfort- Select	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høy fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	FR: 626 x 526 mm FL: 620 x 520 mm
Temp- Control	-	Utskjæring (BxD)	FR/FL: 600 x 500 mm



## KM 7474 FR/FL

M.-nr. KM 7474 FR 11144270  
M.-nr. KM 7474 FL 11144280  
**Pris: 22.699,-**

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kokesoner	2 PowerFlex, 2 Vario
Ovenpå- liggende	KM 7474 FR, KM 7474 FL	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	KM 7474 FL	Komfort	Permanent kjelesensor
Betjening	Comfort Select	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høy fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	FR: 806 x 526 mm FL: 800 x 520 mm
Temp- Control	-	Utskjæring (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm



1) Utskjæringsmål ved ovenpåliggende montering

# INDUKSJONSKOKETOPPER, 60-80CM

miele.no – les mer om Miele-platetopper



## KM 7564 FR/FL

M.-nr. KM 7564 FR 11144290  
M.-nr. KM 7564 FL 11144300  
**Pris: 24.299,-**



## KM 7414 FX

M.-nr. 11144220  
**Pris: 25.999,-**

KUN FOR PLANLIMING

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kokesoner	4 PowerFlex
Ovenpåliggende	KM 7564 FR, KM 7564 FL	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	KM 7564 FL	Komfort	Permanent kjelesensor, Tørkebeskyttelse
Betjening	SmartSelect	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høy fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	FR: 626 x 526 mm FL: 620 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	FR/FL: 600 x 500 mm

Ramme	–	Kokesoner	2 Vario, 2 Powerflex
Ovenpåliggende	–	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	•	Komfort	Permanent kjelesensor
Betjening	Comfort Select	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høy fleksibilitet	Powerflex	Produktmål (BxD)	752 x 492 mm
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	730 x 470 mm



## KM 7667 FR/FL

M.-nr. KM 7667 FR 11144360  
M.-nr. KM 7667 FL 11144370  
**Pris: 31.899,-**

SONEFRI



## KM 7575 FR/FL

M.-nr. KM 7575 FR 11144310  
M.-nr. KM 7575 FL 11144320  
**Pris: 34.399,-**


Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kokesoner	4 Full Flex
Ovenpåliggende	KM 7667 FR, KM 7667 FL	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	KM 7667 FL	Komfort	Permanent kjelesensor, Tørkebeskyttelse
Betjening	SmartSelect	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høy fleksibilitet	Full Flex	Produktmål (BxD)	FR: 626 x 526 mm FL: 620 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	FR/FL: 600 x 500 mm

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kokesoner	6 PowerFlex
Ovenpåliggende	KM 7575 FR, KM 7575 FL	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	KM 7575 FL	Komfort	Permanent kjelesensor, Tørkebeskyttelse
Betjening	SmartSelect	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høy fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	FR: 806 x 526 mm FL: 800 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm



**KM 7575 FL & GGRP**

# INDUKSJONSTOPPER, 80-90 CM




**KM 7594 FR/FL**  
 M.-nr. KM 7678 FR 12198290  
**Pris: 37.699,-**  
 M.-nr. KM 7678 FL 12198300  
**Pris: 37.699,-**



**KM 7677 FR/FL**  
 M.-nr. KM 7677 FR 11144380  
 M.-nr. KM 7677 FL 11144390  
**Pris: 37.699,-**  
 SONEFRI

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kokesoner	1 Variokokesone (Ø 28 cm), 4 PowerFlex kokesoner, 2 PowerFlex områder
Ovenpåliggende	•	Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go
Planlimt	KM 7594 FL	Komfort	Permanent kjelesensor, Tørkebeskyttelse
Betjening	SmartSelect	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høy fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7594 FR: 942 x 526 mm KM 7594 FL: 936 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	FR/FL: 916 x 500 mm

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kokesoner	4 Full Flex (sonefri)
Ovenpåliggende	KM 7677 FR, KM 7677 FL	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	KM 7677 FL	Komfort	Intelligent gryteregistrering, Tørkebeskyttelse
Betjening	SmartSelect	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høy fleksibilitet	Full Flex	Produktmål (BxD)	FR: 806 x 526 mm FL: 800 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm



**KM 7684 FL**  
 M.-nr. 11144330  
**Pris: 37.699,-**



**KM 7576-2 FL**  
 M.-nr. 12526910  
**Pris: 38.599,-**  
 125 Edition  
 Gjeldende fra mai 2024

Ramme	Ingen	Kokesoner	4 PowerFlex-områder
Ovenpåliggende	•	Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go
Planlimt	•	Komfort	Inelligent gryteregistrering
Betjening	SmartSelect	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høy fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	916 x 408 mm
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	896 x 388 mm

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kokesoner	6 PowerFlex
Ovenpåliggende	•	Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go
Planlimt	•	Komfort	Permanent kjelesensor, Tørkebeskyttelse
Betjening	SmartSelect	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høy fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	FR: 806 x 526 mm FL: 800 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm



# INDUKSJONSTOPPER, 80-90 CM

miele.no – les mer om Miele-plateopper






**KM 7679 FR/FL**  
 Med TempControl  
 M.-nr. KM 7679 FR 11507770  
 M.-nr. KM 7679 FL 11507790  
**Pris: 39.399,-**




**KM 7678 FR/FL**  
 M.-nr. KM 7678 FR 11144400  
 M.-nr. KM 7678 FL 11144410  
**Pris: 41.899,-**  
 SONEFRI

Ramme	FR: Stål, høytstående, FL: Ingen	Kokesoner	Variokokesoner, 2 PowerFlex, 2 PowerFlex-områder
Ovenpåliggende	•	Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go, TempControl
Planlimt	•	Komfort	Permanent kjelesensor
Betjening	SmartSelect	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høy fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	FR: 806 x 526 mm FL: 800 x 520 mm
Temp-Control	•	Utskjæring (BxD)	FR: 750 x 490 mm FL: 780 x 500 mm

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kokesoner	6 Full Flex (sonefri)
Ovenpåliggende	KM 7678 FR, KM 7678 FL	Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go
Planlimt	KM 7678 FL	Komfort	Intelligent gryteregistrering
Betjening	SmartSelect	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høy fleksibilitet	Full Flex	Produktmål (BxD)	FR: 806 x 526 mm FL: 800 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm

**KM 7878 -2 FL**  
 DiamondFinish  
 M.-nr. 12275780  
**Pris: 45.299,-**  
 SONEFRI




**KM 7879 FL**  
 M.-nr. 11507810  
**Pris: 45.299,-**  
 SONEFRI

Ramme	–	Kokesoner	6 Full Flex (sonefri)
Ovenpåliggende	•	Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go
Planlimt	•	Komfort	Intelligent gryteregistrering
Betjening	SmartSelect White	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høy fleksibilitet	Full Flex, SilentMove, DiamondFinish	Produktmål (BxD)	800 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	780 x 500 mm

Ramme	–	Kokesoner	Variokokesoner, 2 PowerFlex kokesoner, 2 PowerFlex-område
Ovenpåliggende	•	Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go, TempControl
Planlimt	•	Komfort	Permanent kjelesensor
Betjening	SmartSelect White	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høy fleksibilitet	SilentMove	Produktmål (BxD)	963 x 520 mm
Temp-Control	•	Utskjæring (BxD)	916 x 500 mm







**KM 7697 FR/FL**  
 M.-nr. KM 7697 FR 11144420  
 M.-nr. KM 7697 FL 11144440  
**Pris: 46.999,-**

SONEFRI

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kokesoner	6 Full Flex (sonefri)
Ovenpå-liggende	KM 7697 FR, KM 7697 FL	Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go
Planlimt	KM 7697 FL	Komfort	Intelligent grytereistrering
Betjening	SmartSelect	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høy fleksibilitet	Full Flex	Produktmål (BxD)	FR: 942 x 526 mm FL: 936 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	FR/FL: 916 x 500 mm



**KM 7899 FL**  
 M.-nr. 11507820  
**Pris: 52.799,-**

Ramme	–	Kokesoner	3 variokokesoner (Ø 28cm), 2 PowerFlex kokesoner, 2 PowerFlex-område
Ovenpå-liggende	•	Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go, Tempcontrol
Planlimt	•	Komfort	Permanent kjelesensor
Betjening	SmartSelect White	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høy fleksibilitet	SilentMove	Produktmål (BxD)	936 x 520 mm
Temp-Control	•	Utskjæring (BxD)	916 x 500 mm



**KM 7897-2 FL**  
 DiamondFinish  
 M.-nr. 12275790  
**Pris: 51.099,-**

SONEFRI

Ramme	–	Kokesoner	6 Full Flex
Ovenpå-liggende	•	Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go
Planlimt	•	Komfort	Intelligent grytereistrering
Betjening	SmartSelect White	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høy fleksibilitet	Full Flex, SilentMove/DiamondFinish	Produktmål (BxD)	936 x 520 mm
Temp-Control	–	Utskjæring (BxD)	916 x 500 mm



**KM 7999 FR/FL**  
 M.-nr. KM 7999 FR 11250630  
 M.-nr. KM 7999 FL 11250660  
**Pris: 84.699,-**

MED TEMPCONTROL



Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kokesoner	3 kokeområder, 1 og 2 TempControl Plus-områder med 2 & 5 sensorer. Maks antall panner: 5 stk
Ovenpå-liggende	• / begge	Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go
Planlimt	KM 7999 FL	Komfort	Permanent kjelesensor, Hjelpesprogrammer
Betjening	Multi-color-Touch display	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høy fleksibilitet	SilentMove	Produktmål (BxD)	FR: 942 x 526 mm FL: 936 x 520 mm
Temp-Control	•	Utskjæring (BxD)	FR: 916 x 500 mm FL: 916 x 500 mm



**KM 7897-2 FL DiamondFinish**

# TWO IN ONE INDUKSJONSTOPPER MED INTEGRERT VENTILATOR

miele.no – les mer om Miele-platetopper




## KMDA 7272 FR-A/FL-A (utluft) KMDA 7272 FR-U/FL-U (omluft)

Fleksibel installasjon  
M.-nr. KMDA 7272 FR-A 12266720  
M.-nr. KMDA 7272 FL-A 12266740  
M.-nr. KMDA 7272 FR-U (omluft) 12266730  
M.-nr. KMDA 7272 FL-U (omluft) 12266750  
**Pris: 44.499,-**

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Utluftning	FR-A og FL-A
Ovenpåliggende	KMDA 7272 FR-A, KMDA 7272 FL-A	Kullfilter ved omluft	Inkl. kullfilter DKF 35-P og Plug&Play (for 60 cm skrog) (ombyggingsett for omluft ikke inkl.; DUU 1500) (Flatkanalsett omluft ikke inkl.; DFKS-UR) (Flatkanalsett utluft ikke inkl.; DKFS-AR)
Planlimt	KMDA 7272 FL	Effektivitetsklasse	A (610 m <sup>3</sup> /t, Booster-trinn utluft) A (465 m <sup>3</sup> /t, Booster-trinn omluft)
Betjening	ComfortSelect Plus (gul)	Fettfiltreringsklasse	A
Høy fleksibilitet	2 kokeområder	Energiklasse/ECO-motor	A+ (32 kWh/år) / Silence-motor
Kokesoner	4 variokokesoner med kryssdesign	Lydnivå	64 dB(A), trinn 3
Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål (kan rengjøres i oppvaskmaskin)
Komfort	Permanent kjelesensor, Tørkebeskyttelse, Etterløpsti 5/15 min, Recall-funksjon, Indikator for fett og aktivkullfilter.	Produktmål (BxD)	KMDA 7272 FR-A: 800 x 520 mm KMDA 7272 FL-A: 800 x 520 mm KMDA 7272 FR-U: 800 x 520 mm KMDA 7272 FL-U: 800 x 520 mm
Nettverk	Con@ctivity 3.0	Utskjæring (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm

**i** HUSK å kjøpe flatkanaler separat.




## KMDA 7473 FR-A/FL-A (utluft) KMDA 7473 FR-U/FL-U (omluft)

Fleksibel installasjon  
M.-nr. KMDA 7473 FR-A 12268370  
M.-nr. KMDA 7473 FL-A 12268390  
M.-nr. KMDA 7473 FR-U (omluft) 12268380  
M.-nr. KMDA 7473 FL-U (omluft) 12268410  
**Pris: 47.799,-**

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Utluftning	FR-A og FL-A
Ovenpåliggende	KMDA 7473 FR, KMDA 7473 FL	Kullfilter ved omluft	Inkl. kullfilter DKF 35-P og Plug&Play (for 60 cm skrog) (ombyggingsett for omluft ikke inkl.; DUU 1500) (Flatkanalsett omluft ikke inkl.; DFKS-UR) (Flatkanalsett utluft ikke inkl.; DKFS-AR)
Planlimt	KMDA 7473 FL	Effektivitetsklasse	A (610 m <sup>3</sup> /t, Booster-trinn utluft) A (465 m <sup>3</sup> /t, Booster-trinn omluft)
Betjening	ComfortSelect Plus (gul), tallrekke med lys	Fettfiltreringsklasse	A
Høy fleksibilitet	2 Flex-områder	Energiklasse/ECO-motor	A+ (32 kWh/år) / Silence-motor
Kokesoner	4 store kokesoner	Lydnivå	68 dB(A), trinn 3
Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål (kan rengjøres i oppvaskmaskin)
Komfort	Permanent kjelesensor, Tørkebeskyttelse, Etterløpsti 5/15 min, Recall-funksjon, Indikator for fett og aktivkullfilter.	Produktmål (BxD)	KMDA 7473 FR-A: 800 x 520 mm KMDA 7473 FL-A: 800 x 520 mm KMDA 7473 FR-U: 800 x 520 mm KMDA 7473 FL-U: 800 x 520 mm
Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App	Utskjæring (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm

**i** HUSK å kjøpe flatkanaler separat.

# TWO IN ONE INDUKSJONSTOPPER MED INTEGRERT VENTILATOR





## KMDA 7634 FR / FL

Fleksibel installasjon,  
Ventilator i flush  
M.-nr. KMDA 7634 FR 11491520  
M.-nr. KMDA 7634 FL 11491510  
**Pris: 56.199,-**

Ramme	FR: Stål, høytstående, FL: Ingen	Utluftning	•
Ovenpåliggende	KMDA 7634 FR, KMDA 7634 FL	Kullfilter ved omluft	• / krever DUU 1000-2
Planlimt	KMDA 7634 FL	Effektivitetsklasse	A (570 m3/t, Booster-trinn)
Betjening	SmartSelect	Fettfiltreringsklasse	A
Høy fleksibilitet	PowerFlex	Energiklasse/ECO-motor	A++ (25,1 kWh/år) / •
Kokesoner/område	4 PowerFlex / 2 PowerFlex-områder	Lydnivå	69 dB(A), trinn 3
Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål (kan rengjøres i oppvaskmaskin)
Komfort	Permanent kjelesensor, Ventilator i flush	Produktmål (BxD)	KMDA 7634 FR: 806 x 526 mm KMDA 7634 FL: 800 x 520 mm
Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App	Utskjæring (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm

**i** HUSK å kjøpe flatkanaler separat.



## KMDA 7476 FR / FL

Fleksibel installasjon  
M.-nr. KMDA 7476 FR 11790040  
M.-nr. KMDA 7476 FL 11790050  
**Pris: 56.199,-**

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Utluftning	•
Ovenpåliggende	KMDA 7476 FR, KMDA 7476 FL	Kullfilter ved omluft	• / krever DUU 1000-2
Planlimt	KMDA 7476 FL	Effektivitetsklasse	A (570 m3/t, Booster-trinn)
Betjening	ComfortSelect Plus	Fettfiltreringsklasse	A
Høy fleksibilitet	2 PowerFlex-område	Energiklasse/ECO-motor	A++ (25,1 kWh/år) / •
Kokesoner	4 PowerFlex XL	Lydnivå	69 dB(A), trinn 3
Enkel betjening	Varmeholding, Stop&Go	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål (kan rengjøres i oppvaskmaskin)
Komfort	Permanent kjelesensor, Tørkebeskyttelse	Produktmål (BxD)	KMDA 7476 FR: 806 x 526 mm KMDA 7476 FL: 800 x 520 mm
Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App	Utskjæring (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm

**i** HUSK å kjøpe flatkanaler separat.



+ 7 cm

Miele



+ 7 cm



KMDA 7476 FR/FL

# TWO IN ONE INDUKSJONSTOPPER MED INTEGRERT VENTILATOR



**KMDA 7676 FL-A for utluftning**  
**KMDA 7676 FL-U for omluft**

BlackPerfection  
Fleksibel installasjon  
M.-nr. KMDA 7676 FL-A 12509540  
M.-nr. KMDA 7676 FL-U 12509550  
**Pris: 55.299,-**

Gjeldende fra mars 2024

Ramme	Ingen	Utluftning/omluft	FL-A / FL-U
Ovenpåliggende	KMDA 7676 FL-A /FL-U	Kullfilter ved omluft	Inkl. kullfilter DKF 35-P og Plug&Play ( for 60 cm skrog) (ombyggingsett for omluft ikke inkl.; DUU 1500) (Flatkanalsett omluft ikke inkl.; DFKS-UR) (Flatkanalsett utluft ikke inkl.; DKFS-AR)
Planlimt	KMDA 7676 FL-A /FL-U	Effektivitetsklasse	A (605 m <sup>3</sup> /t, Intensivtrinn utluft) A (520 m <sup>3</sup> /t, Intensivtrinn omluft)
Betjening	ComfortSelect White Sort overflate, Sort farge på gitter	Fettfiltreringsklasse	A
Høy fleksibilitet	2 PowerFlex XL-områder	Energi klasse/ECO-motor	A+ (31,2 kWh/år) / Silence-motor
Kokesoner	4 store kokesoner	Lydnivå	65/68 dB(A), trinn 3
Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål (kan rengjøres i oppvaskmaskin)
Komfort	Permanent kjelesensor, Tørkebeskyttelse, Etterløp tid 5/15 min, Recall-funksjon, Indikator for fett og aktivkullfilter.	Produktmål (BxD)	KMDA 7676 FL-A: 800 x 520 mm KMDA 7676 FL-U: 800 x 520 mm
Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App	Utskjæring (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm

**i** HUSK å kjøpe flatkanaler separat.





## Flatkanalsett Utluft DFKS-A-1

Flatkanalsett, utluftning for individuell luftføring i utluftningsdrift - KMDA 7634/7476

- Inkl.veggj.føring (DMK150)
- Adapter flat – rund (1 x DFK-A)
- Adapter flat – rund 90° (1x DFK AK 90)
- Vertikalt bend 90° (1x DFK-BV 90)
- Horisontalt bend 90° (1x DFK-BH 90)
- Rett stykke (1x 1m DFK-R1000)
- Tetningsbånd (1x DFK-DB)
- Ta hensyn til nasjonale byggeforskrifter
- Kanaldeler av hvitt kunststoff, flammedempende materiale

M.-nr. 11737480

**Pris: 7.079,-**



## Flatkanalsett Omluft DFKS-U

Flatkanalsett omluft for hygienisk og individuell luftføring i omluftsdrift – KMDA 7634/7476

- Inkl.omluftsboks (DUU 1000-2)
- Forbinder rett flatkanaldeler (1 x DFK-V)
- Vertikalt bend 90° (2x DFK-BV 90)
- Horisontalt bend 90° (1x DFK-BH 90)
- Rett stykke (2x 1 m DFK-R1000)
- Forlenger (1x DFK-L)
- Tetningsbånd (1x DFK-DB)
- Ta hensyn til nasjonale byggeforskrifter

M.-nr. 11250350

**Pris: 10.109,-**



## Flatkanalsett Utluft DFKS-AR

Flatkanalsett, utluftning for individuell luftføring i utluftningsdrift - KMDA 7272/7473

- Inkl.veggj.føring (DMK150)
- Adapter flat – rund (1 x DFK-A)
- Adapter flat – rund 90° (2x DFK AK 90)
- Horisontalt bend 90° (1x DFK-BH 90)
- Rett stykke (2x 1m DFK-R1000)
- Tetningsbånd (1x DFK-DB)
- Ta hensyn til nasjonale byggeforskrifter
- Kanaldeler av hvitt kunststoff, flammedempende materiale

M.-nr. 12226910

**Pris: 6.319,-**



## Flatkanalsett Omluft DFKS-UR

Flatkanalsett omluft for hygienisk og individuell luftføring i omluftsdrift – KMDA 7272/7473

- Inkl.omluftsboks (DUU 1500)
- Forbinder rett flatkanaldeler (1 x DFK-V)
- Vertikalt bend 90° (1x DFK-BV 90)
- Adapter flat – rund 90° (1x DFK AK 90)
- Horisontalt bend 90° (1x DFK-BH 90)
- Rett stykke (2x 1 m DFK-R1000)
- Forlenger (1x DFK-L)
- Tetningsbånd (1x DFK-DB)
- Ta hensyn til nasjonale byggeforskrifter

M.-nr. 12226890

**Pris: 5.859,-**




## Forlengelsessett DVS 150

Forlengelsessett inkl. for KMDA 7272xx-U / 7473 xx-U

- KMDA 7676 FL-A/U
- For Plug&Play-drift i ekstra dype skap
- Forbindelse mellom viftestuss og skapets bakvegg
- For underskap med over 60 cm dybde
- Variabel lengde
- Inkl. utluftningsstuss, slange og slangeklemme

M.-nr. 12167200

**Pris: 619,-**



## Kullfilter DKF 35-P

Active AirClean-luftfilter med aktivt kull inkl. for KMDA 7272xx-U / 7473 xx-U

- KMDA 7676 FL-A/U
- Merkbart frisk og duftnøytral luft i hele kjøkkenet
- Nøytraliserer ubehagelig lukt fra matlaging
- Enkelt og raskt å bytte
- Filterbytte hver 6 mnd.


M.-nr. 12041230

**Pris: 1.229,-**






STORT UTVALG  
OG FLEKSIBILITET



**Flatkanal  
DFK-R 1000**

- Rett stykke  
M.-nr. 10811340


**Pris: 639,-**



**Skjøtestykke, Flatkanal  
DFK-V**

- Forbinder rett flatkanaldeler  
M.-nr. 10811360


**Pris: 359,-**



**Forlenger  
DFK-L**

- Forlenger  
M.-nr. 11051270


**Pris: 639,-**



**Flatkanalbend  
DFK-BH 90**

- Horisontalt bend 90°  
M.-nr. 10811390


**Pris: 639,-**



**Flatkanalbend  
DFK-BV 90**

- Vertikalt bend 90°  
M.-nr. 10811410


**Pris: 639,-**



**Flatkanal Adapter  
DFK-A**

- Adapter flat – rund  
M.-nr. 10811430


**Pris: 599,-**



**Flatkanal Adapter  
DFK-AK 90**

- Adapter flat – rund 90°  
M.-nr. 11590720


**Pris: 599,-**



**Flatkanalbend  
DFK-BH 45**

- Horisontalt bend 45°  
M.-nr. 10811450


**Pris: 599,-**



**Flatkanalbend  
DFK-BH 15**

- Horisontalt bend 15°  
M.-nr. 10811460


**Pris: 509,-**



**Flatkanalbend  
DFK-BVK 90**

- Vertikalt bend 90°  
M.-nr. 10811470

**Pris: 599,-**



**Tetningsbånd  
DFK-DB**

- Til Miele flatkanalsystem DFK
- Til tetning av overgangene mellom flatkanaldelene
- Farge: Hvit
- Lengde: 10 m  
M.-nr. 10820390

**Pris: 179,-**



Combiset SmartLine





**CS 7101-1 FL**  
Gasskokeplate, 1 sone (Dual-wok-brenner), til natur- og flaskegass (dyser for naturgass følger med) M.-nr. 11402780  
**Pris: 22.699,-**

Ramme	–	Rengjøring	Støpejernsrist i matt sort (kan rengjøres i oppvaskmaskinen)
Ovenpåliggende	•	Sikkerhet	GasStop, FlameGuard <sup>1)</sup>
Planlimt	•	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
Betjening	Dreiebryter i metall (eltenning)	Utskjæring (BxD)	358 x 500 mm <sup>2)</sup>



**CS 7102-1 FL**  
Gasskokeplate, 2 soner, til natur- og flaskegass (dyser for naturgass følger med) M.-nr.11402790  
**Pris: 20.999,-**

Ramme	–	Rengjøring	Støpejernsrist i matt sort (kan rengjøres i oppvaskmaskinen)
Ovenpåliggende	•	Sikkerhet	GasStop, FlameGuard <sup>1)</sup>
Planlimt	•	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
Betjening	Dreiebrytere i metall (eltenning)	Utskjæring (BxD)	358 x 500 mm <sup>2)</sup>



**CS 7641 FL**  
Induksjonswok, 1 sone M.-nr. 11322810  
**Pris: 46.099,-**

Ramme	–	Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go
Ovenpåliggende	•	Komfort	Kokekarsensor, Timer
Planlimt	•	Sikkerhet	
Betjening	SmartSelect	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
		Utskjæring (BxD)	358 x 500 mm <sup>2)</sup>




**CS 7612 FL**  
Induksjonsplateopp, 2 soner, PowerFlex M.-nr. 10693740  
**Pris: 23.499,-**

Ramme	–	Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go
Ovenpåliggende	•	Komfort	Permanent kjelesensor Lock&Wipe
Planlimt	•	Sikkerhet	
Betjening	SmartSelect	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
		Utskjæring (BxD)	358 x 500 mm <sup>2)</sup>



**CS 7632 FL**  
Teppanyaki-stekeplate, induksjon M.-nr. 10693780  
**Pris: 40.199,-**

Ramme	–	Enkel betjening	Varmholding, Stop&Go
Ovenpåliggende	•	Komfort	2 separate innstillingsområder
Planlimt	•	Sikkerhet	
Betjening	SmartSelect	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
		Utskjæring (BxD)	358 x 500 mm <sup>2)</sup>



**CSDA 7001 FL**  
Benkeventilator M.-nr. 11402480  
**Pris: 25.999,-**

Ramme	–	Effektivitetsklasse	A (535 m <sup>3</sup> /t, Booster)
Ovenpåliggende/Planlimt	•/•	Fettfiltreringsklasse	B
Betjening	SmartSelect	Energiklasse/ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / •
Utluftning til det fri	•	Lydnivå	66 dB(A), trinn 3
Kullfilter ved omluft	•	Filterindikator	–
Sikkerhet	FlameGuard beskytter mot gassflammer	Produktmål (BxD)	120 x 520 mm
Lett rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter rustfritt stål	Utskjæring (BxD)	100 x 500 mm <sup>2)</sup>



**TILBEHØR**  
Monteringslist til montering av flere SmartLine-elementer i en seksjon, CSZL 7000 M.-nr. 10690630  
**Pris: 839,-**

<sup>1)</sup> Produktmål og betjeningskonsept passer til SmartLine. <sup>2)</sup> Produktmål passer til CSDA 7001 FL. <sup>3)</sup> Ved planlimt: innvendige utskjæringsmål.

# VENTILATORER



## EFFEKTIV VENTILATOR, LETT RENGJØRING

Alle Miele ventilatorer er utstyrt med det svært effektive **\*10-lags metallfettfilteret**, som enkelt kan rengjøres i oppvaskmaskinen. Filteret er laget av rustfritt stål, slik at det ikke dannes misfarging.

**\*CleanCover** gjør det enkelt og trygt å rengjøre innsiden av enhver Miele ventilator. Det brukervennligedesignet gjør at det ikke er kriker og kroker for skitt å gjemme seg i. Ingen skarpe metallkanter eller elektroniske komponenter, men i stedet en ren, glatt overflate, som er lett å tørke av.

For optimal ytelse og vedlikehold forteller filterindikatoren når fettfilteret og det aktive kullfilteret er fulle og må skiftes eller rengjøres.

## ENESTÅENDE BRUKERKOMFORT

*Mens du konsentrerer deg om matlagingen, styres ventilatoren automatisk. Med \*Con@ctivity kommuniserer ventilator og koketoppen sammen.*

*I tillegg til å slå av og på, tilpasser hetten automatisk sugekraften til det som skjer på koketoppen.*

## MIELE-APP

*Betjen ventilatoren på avstand – velg viftetrinn og etterløpsti, sjekk status på fettfilteret, eller betjen lyset via Miele-App*

## DESIGN OG KVALITET

*Den grundige håndverksmessige bearbeidingen av førsteklasses materialer kombinert med enestående på brukervennlighet gjør Miele-ventilatoren til blikkfanget i kjøkkenet ditt. Mens du konsentrerer deg om kokekunsten, sikrer ventilatoren formidable yteevne et optimalt inneklima og mindre rengjøring.*

*Design, materialer og teknologi er nøye utvalgt og av høyeste kvalitet, så du er sikret en ventilator med lang holdbarhet.*



# VENTILATORER OG SLIMLINE



## DA 1260

Med intern motor  
M.-nr. CleanSteel 10548440  
M.-nr. Brillanthvit 10548430  
**Pris: 7.799,-**



## DAS 2620 (60 cm)

Med intern motor eller til  
ekstern motor, Slimline-uttrekk  
M.-nr. intern motor 12025060  
M.-nr. ekstern motor 11862380  
**Pris: 8.099,-**

Ved omluft er det påkrevd startkit  
DFKS-31-P/R for første igangsetting.

Type	For montering under benk	Lydnivå	64 dB(A), trinn 3
Utluftning ut i det fri	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	–
Effektivitetsklasse	D (545 m <sup>3</sup> /t, Boost)	Komfort	–
Fettfiltreringsklasse	A (95,1 %)	Nettverk	–
Energiklasse/ECO-motor	C (92 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	125 x 598 x 500 mm

Type	Slimline, rustfritt stål	Lydnivå	54 dB(A), trinn 3
Utluftning ut i det fri	•	Rengjøring	10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	–
Effektivitetsklasse	A (555 m <sup>3</sup> /t, Boost)	Komfort	EasySwitch
Fettfiltreringsklasse	A (95,6 %)	Nettverk	–
Energiklasse/ECO-motor	A (41,7 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	36x596x273



## DAS 2920 (90 cm)

Med intern motor eller til  
ekstern motor, Slimline-uttrekk  
M.-nr. intern motor 12025070  
M.-nr. ekstern motor 11862390  
**Pris: 10.099,-**

Ved omluft er det påkrevd startkit  
DFKS-31-P/R for første igangsetting.



## DAS 4620 (60 cm)

Slimline-uttrekk  
M.-nr. 12025080  
**Pris: 10.899,-**

Ved omluft er det påkrevd startkit  
DFKS-31-P/R for første igangsetting.

Type	Slimline, rustfritt stål	Lydnivå	54 dB(A), trinn 3
Utluftning ut i det fri	•	Rengjøring	10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	–
Effektivitetsklasse	A (555 m <sup>3</sup> /t, Boost)	Komfort	EasySwitch
Fettfiltreringsklasse	A (95,2 %)	Nettverk	–
Energiklasse/ECO-motor	A (42 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	36x596x273

Type	Slimline, rustfritt stål	Lydnivå	48 dB(A), trinn 3
Utluftning ut i det fri	•	Rengjøring	10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m <sup>3</sup> /t, Boost)	Komfort	EasySwitch, 5/15 min. etterløpstid
Fettfiltreringsklasse	A (95,1 %)	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse/ECO-motor	A++ (23,1 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	36x596x273



Nyhet



## DAS 4620 (60 cm)

Med intern motor  
EasySwitch-styring med  
tippe-taster  
M.-nr. 12539060  
**Pris: 11.799,-**

Gjeldende fra mars 2024  
Ved omluft er det påkrevd startkit  
DFKS-31-P/R for første igangsetting.

Type	Slimline, Obsidian-sort/rustfritt stål	Lydnivå	56 dB(A) trinn 3
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10 lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikasjon	Fettfilter, Aktivkullfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m <sup>3</sup> /t, Boost)	Komfort	5/15 min etterløpstid, LED-lys med dimmefunksjon
Filtreringsklasse	A	Nettverk	Miele-App, Con@ctivity 3.0
Energiklasse/ECO-motor	A+++ / DC-motor (23 kWh/år)	Produktmål (HxBxD)	36x596x273 mm

• Tilbehør til ventilatorer samt omluft og ekstern motor, finnes på sidene 129-140











**DAS 4920 (90 cm)**

Slimline-uttrekk  
M.-nr. 12025110  
**Pris: 12.599,-**

Ved omluft er det påkrevd startkit  
DFKS-31-P/R for første igangsetting.









**DAS 4920 (90 cm)**

Med intern motor  
EasySwitch-styring med  
tippetaster  
M.-nr. 12539070  
**Pris: 13.399,-**

Gjeldende fra mars 2024  
Ved omluft er det påkrevd startkit  
DFKS-31-P/R for første igangsetting.

Type	Slimline, rustfritt stål	Lydnivå	48 dB(A), trinn 3
Utluftning ut i det fri	•	Rengjøring	10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Komfort	EasySwitch, 5/15 min. etterløpstid
Fettfilteringsklasse	A (96 %)	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse/ECO-motor	A+++ (22,9 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	36x896x273 mm

Type	Slimline, Obsidiansort	Lydnivå	56 dB(A) trinn 3
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10 lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikasjon	Fettfilter, Aktivkullfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min etterløpstid, LED-lys med dimmefunksjon
Filteringsklasse	A	Nettverk	Miele-App, Con@ctivity 3.0
Energiklasse/ECO-motor	A+++ / DC-motor (23 kWh/år)	Produktmål (HxBxD)	36x896x273 mm











**DAS 4630 (60 cm)**

Slimline-uttrekk  
M.-nr. 12025090  
**Pris: 13.399,-**

Ved omluft er det påkrevd startkit  
DFKS-31-P/R for første igangsetting.











**DAS 4930 (90 cm)**

Slimline-uttrekk  
M.-nr. 12025120  
**Pris: 15.099,-**

Ved omluft er det påkrevd startkit  
DFKS-31-P/R for første igangsetting.

Type	Slimline, Obsidiansort/rustfritt stål	Lydnivå	48 dB(A), trinn 3
Utluftning ut i det fri	•	Rengjøring	10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitetsklasse	A (720 m³/t, Boost)	Komfort	SmartControl, 5/15 min. etterløpstid
Fettfilteringsklasse	A (95,1 %)	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse/ECO-motor	A++ (23,5 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	36x896x273 mm

Type	Slimline, Obsidiansort /rustfritt stål	Lydnivå	48 dB(A), trinn 3
Utluftning ut i det fri	•	Rengjøring	10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitetsklasse	A (720 m³/t, Boost)	Komfort	SmartControl, 5/15 min. etterløpstid
Fettfilteringsklasse	A (96 %)	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse/ECO-motor	A+++ (23,4 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	36x896x273 mm









**DAS 4631 (60 cm)**

Med intern motor  
SmartControl betjening  
M.-nr. 12461950  
**Pris: 13.399,-**

Gjeldende fra mars 2024  
Ved omluft er det påkrevd startkit  
DFKS-31-P/R for første igangsetting.









**DAS 4931 (90 cm)**

Med intern motor  
SmartControl betjening  
M.-nr. 12461960  
**Pris: 15.099,-**

Gjeldende fra mars 2024  
Ved omluft er det påkrevd startkit  
DFKS-31-P/R for første igangsetting.

Type	Slimline, Obsidiansort	Lydnivå	56 dB(A) trinn 3
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10 lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikasjon	Fettfilter, Aktivkullfilter
Effektivitetsklasse	A (720 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min etterløpstid, LED-lys med dimmefunksjon
Filteringsklasse	A	Nettverk	Miele-App, Con@ctivity 3.0
Energiklasse/ECO-motor	A+++ / DC-motor (23,5 kWh/år)	Produktmål (HxBxD)	36x596x273 mm

Type	Slimline, Obsidiansort	Lydnivå	55 dB(A) trinn 3
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10 lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikasjon	Fettfilter, Aktivkullfilter
Effektivitetsklasse	A (720 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min etterløpstid, LED-lys med dimmefunksjon
Filteringsklasse	A	Nettverk	Miele-App, Con@ctivity 3.0
Energiklasse/ECO-motor	A+++ / DC-motor (23,4 kWh/år)	Produktmål (HxBxD)	36x896x273 mm

• Tilbehør til ventilatorer samt omluft og eksternt motor, finnes på sidene 129-140


# VEGGHENGTE VENTILATORER

miele.no – Les mer om Miele-ventilatorer



## DAS 4640 (60 cm)

Med intern motor,  
EasySwitch-styring  
M.-nr. 12025100  
**Pris: 15.099,-**




## DAS 4940 (90 cm)

Med intern motor,  
EasySwitch-styring  
M.-nr. 12025130  
**Pris: 16.799,-**



Type	SlimLine, Transparent glass	Lydnivå	52 dB(A), trinn 3
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DFK 31-P/R	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitetsklasse	(600 m³/t, Boost)	Komfort	LED-list og dimmer 5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltreringsklasse	B	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse/ECO-motor	A+ (27 kWh/år) / DC-motor	Produktmål (HxBxD)	36 x 596 x 273 mm

Type	SlimLine, Transparent glass	Lydnivå	52 dB(A), trinn 3
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DKF 31-P/R	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitetsklasse	(600 m³/t, Boost)	Komfort	LED-list og dimmer 5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltreringsklasse	B	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse/ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / DC-motor	Produktmål (HxBxD)	36 x 896 x 273 mm



## DAS 8630 (60 cm)

Med intern motor,  
SmartControl-styring (hvit)  
M.-nr. 12025140  
**Pris: 21.799,-**



## DAS 8930 (90 cm)

Med intern motor,  
SmartControl-styring (hvit)  
M.-nr. 12025150  
**Pris: 23.499,-**


Type	SlimLine, Stål	Lydnivå	52 dB(A), trinn 3
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DKF 31-P/R	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitetsklasse	(810 m³/t, Boost)	Komfort	LED-list og dimmer 5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltreringsklasse	B	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse/ECO-motor	A+ (27 kWh/år) / DC-motor	Produktmål (HxBxD)	36 x 596 x 273 mm

Type	SlimLine, Stål	Lydnivå	52 dB(A), trinn 3
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DKF 31-P/R	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitetsklasse	(810 m³/t, Boost)	Komfort	LED-list og dimmer 5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltreringsklasse	B	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse/ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / DC-motor	Produktmål (HxBxD)	36 x 896 x 273 mm




SmartControl White

📌 Husk å bestille kanaldeksel på alle skråstilte ventilatorer /DADC




**DAW 1620 Active**  
 Med intern motor  
 M.-nr. 12159410  
**Pris: 10.099,-**




**DAW 1920 Active**  
 Med intern motor  
 M.-nr. 12159420  
**Pris: 11.799,-**

Type	Vegghengt, rustfritt stål, EasySwitch-taster	Lydnivå	62 dB(A) trinn 3
Utluftning	•	Rengjøring	2 x 10-lags ALU-metallfilter
Kullfilter ved omluft	DKF 36-P/ DKFS 36-P	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	A (640 m³/t, Boost)	Komfort	LED-list (1 x 3,2 W)
Fettfiltrerings-klasse	A	Nettverk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (49,90 kWh/år) /AC	Produktmål (HxBxD)	673-1123 x 598 x 500 mm

Type	Vegghengt, rustfritt stål, EasySwitch-taster	Lydnivå	62 dB(A) trinn 3
Utluftning	•	Rengjøring	3 x 10-lags ALU-metallfilter
Kullfilter ved omluft	DKF 36-P/ DKFS 36-P	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	A (645 m³/t, Boost)	Komfort	LED-list (1 x 3,2 W)
Fettfiltrerings-klasse	A	Nettverk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (49,80 kWh/år) /AC	Produktmål (HxBxD)	673-1123 x 898 x 500 mm




**PUR 68 W (60 cm)**  
 Med intern motor  
 CleanSteel M.-nr. 10385270  
**Pris: 15.999,-**  
 Matt sort M.-nr. 12394740  
**Pris: 16.799,-**





**PUR 98 W (90 cm)**  
 Med intern motor  
 CleanSteel M.-nr. 10385280  
**Pris: 17.599,-**  
 Matt sort M.-nr. 12394750  
**Pris: 18.499,-**

Type	Vegghengt, rustfritt stål / Matt sort	Lydnivå	56 dB(A) trinn 3
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUW 20 DKF 12-1	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	A (650 m³/t, Boost)	Komfort	–
Fettfiltrerings-klasse	A	Nettverk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (47 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	685-1135 x 598 x 500 mm

Type	Vegghengt, rustfritt stål / Matt sort	Lydnivå	56 dB(A) trinn 3
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUW 20 DKF 12-1	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	A (650 m³/t, Boost)	Komfort	–
Fettfiltrerings-klasse	A	Nettverk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (50 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	685-1135 x 898 x 500 mm



**DA 6066 W Wing \* (60 cm)**  
 Med intern motor  
 M.-nr. Brillanthvit 10138850  
**Pris: 19.299,-**  
 M.-nr. Obsidiansort 10138840  
**Pris: 18.499,-**



**DA 6086 W Wing \* (80 cm)**  
 Med intern motor  
 M.-nr. Brillanthvit 10143210  
**Pris: 21.799,-**  
 M.-nr. Obsidiansort 10138860  
**Pris: 20.099,-**


Type	Vegghengt, farget glass og rustfritt stål	Lydnivå	54 dB(A), trinn 3
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DKF 25-1	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	B (650 m³/t, Boost)	Komfort	–
Fettfiltrerings-klasse	B	Nettverk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (70 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	547 x 600 x 490 mm

Type	Vegghengt, farget glass og rustfritt stål	Lydnivå	54 dB(A) trinn 3
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DKF 25-1	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	B (650 m³/t, Boost)	Komfort	–
Fettfiltrerings-klasse	B	Nettverk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (70 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	547 x 800 x 490 mm

**i** Tilbehør til ventilatorer samt omluft og eksternt motor, finnes på sidene 129-140

# VEGGHENGTE VENTILATORER

miele.no – Les mer om Miele-ventilatorer




**B** 10 Filter LED

**DA 6096 W Wing (90 cm)**

Med intern motor  
M.-nr. Brillanthvit 9974070  
**Pris: 21.799,-**  
M.-nr. Obsidiansort 9974080  
**Pris: 20.099,-**

Type	Vegghengt, farget glass og rustfritt stål	Lydnivå	54 dB(A) trinn 3
Utluftning ut i det fri	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	B (650 m³/t, Boost)	Komfort	–
Fettfiltrerings-klasse	B (92,4 %)	Nettverk	–
Energiklasse/ECO-motor	B (70 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	547 x 900 x 490 mm




**B** 10 Filter LED

**DA 9091 W Screen**

Med intern motor  
M.-nr. 11684340  
**Pris: 16.799,-**

Type	Vegghengt, glass i grafittgrå	Lydnivå	50 dB(A) trinn 3
Utluftning ut i det fri	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	B (670 m³/t, Boost)	Komfort	–
Fettfiltrerings-klasse	B (92,8%)	Nettverk	–
Energiklasse/ECO-motor	B (67,7 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	500 x 880 x 256 mm




**B** 10 Filter LED

**DA 9091 W Screen**

Med intern motor  
M.-nr. 11684330  
**Pris: 16.799,-**

Type	Vegghengt, obsidiansort glass	Lydnivå	50 dB(A) trinn 3
Utluftning ut i det fri	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	B (670 m³/t, Boost)	Komfort	–
Fettfiltrerings-klasse	B (92,8%)	Nettverk	–
Energiklasse/ECO-motor	B (67,7 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	500 x 880 x 256 mm




**B** 10 Filter LED Filter Indikator Eco Motor

**DA 9092 W**

Med intern motor  
M.-nr. Obsidiansort 12526460  
**Pris: 16.799,-**  
M.-nr. Grafittgrå 12526470  
**Pris: 16.799,-**

Gjeldende fra mars 2024

Type	Vegghengt, Obsidiansort, Touchbetjening	Lydnivå	50 dB(A) trinn 3/ Silence-pakke
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10 lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikasjon	Fettfilter, Aktivkullfilter
Effektivitets-klasse	B, 670 m³/t, Boost	Komfort	5/15 min etterløpstid, LED-list
Filtrerings-klasse	B	Nettverk	–
Energiklasse/ECO-motor	B / AC-motor (67,7 kWh/år)	Produktmål (HxBxD)	500x880x500 mm




**A+++** 10 Filter LED Con@ctivity 3.0 MobileControl

**DA 9298 W**

Med intern motor  
M.-nr. 12027540  
**Pris: 26.899,-**

Type	Vegghengt, obsidiansort glass	Lydnivå	44 dB(A), trinn 3
Utluftning ut i det fri	•	Rengjøring	10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	A (915 m³/t, Boost)	Komfort	SmartControl, BlackBoard
Fettfiltrerings-klasse	C (83,7 %)	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse/ECO-motor	A+++ (21,3 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	500 x 880 x 260 mm



**A+++** 10 Filter LED Filter Indikator Eco Motor MobileControl Con@ctivity 3.0

**DA 9299 Screen BlackBoard**

Med intern motor  
M.-nr. 12526500  
**Pris: 27.699,-**

Gjeldende fra mars 2024

Type	Vegghengt, BlackBoard, Touchbetjening	Lydnivå	53 dB(A) trinn 3/ Silence-pakke
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10 lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikasjon	Fettfilter, Aktivkullfilter
Effektivitets-klasse	A, 915 m³/t, Boost 2	Komfort	5/15 min etterløpstid, LED-list
Filtrerings-klasse	C	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse/ECO-motor	A+++ / • (21,3 kWh/år)	Produktmål (HxBxD)	500x880x500 mm



**i** Husk å bestille kanaldeksel på alle skråstilte ventilatorer /DADC



**DA 5798 W Next Step**

Med intern motor.  
Kanaldeksel i rustfritt  
stål medfølger  
M.-nr. 10880420  
**Pris: 25.999,-**

Type	Vegghengt, glass og rustfritt stål	Lydnivå	52 dB(A) trinn 3, Silence-pakke
Utluftning ut i det fri	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (600 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpstid
Fettfiltrerings-klasse	A (95,1 %)	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse/ECO-motor	A++ (24 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	34/660-1110 x 893 x 520 mm

**DA 4298 W Puristic Plus**

Mleuds intern motor eller til ekstern motor. Kanaldeksel i rustfritt stål medfølger  
M.-nr. intern motor 10880410  
**Pris: 26.899,-**  
M.-nr. ekstern motor 11392260  
**Pris: 26.899,-**

Type	Vegghengt, rustfritt stål	Lydnivå	52 dB(A) trinn 3, Silence-pakke
Utluftning ut i det fri	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (630 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpstid
Fettfiltrerings-klasse	A (95,1 %)	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse/ECO-motor	A++ (27 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	62/685-1135 x 898 x 500 mm

**DA 6488 W Pure (80 cm)**

Med intern motor  
M.-nr. 10799440  
**Pris: 28.499,-**

Type	Vegghengt, glass i grafitgrå	Lydnivå	53 dB(A) trinn 3
Utluftning ut i det fri	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (610 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpstid
Fettfiltrerings-klasse	C (75,1 %)	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse/ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	550 x 798 x 525 mm

**DA 6488 W Pure (80 cm)**


Med intern motor  
M.-nr. 10799430  
**Pris: 28.499,-**

Type	Vegghengt, obsidiansort glass	Lydnivå	53 dB(A) trinn 3
Utluftning ut i det fri	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (610 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpstid
Fettfiltrerings-klasse	C (75,1 %)	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse/ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	550 x 798 x 525 mm

**DA 6498 W Pure (90 cm)**

Med intern motor eller til ekstern motor  
M.-nr. intern motor 10799460  
**Pris: 28.499,-**  
M.-nr. ekstern motor 11392270  
**Pris: 28.499,-**

Type	Vegghengt, glass i grafitgrå	Lydnivå	53 dB(A) trinn 3
Utluftning ut i det fri	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (610 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpstid
Fettfiltrerings-klasse	C (75,1 %)	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse/ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	550 x 898 x 525 mm

**DA 6498 W Pure (90 cm)**

Med intern motor eller til ekstern motor  
M.-nr. intern motor 10799450  
**Pris: 28.499,-**  
M.-nr. ekstern motor 11392280  
**Pris: 28.499,-**

Type	Vegghengt, obsidiansort glass	Lydnivå	53 dB(A) trinn 3
Utluftning ut i det fri	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (610 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpstid
Fettfiltrerings-klasse	C (75,1 %)	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse/ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	550 x 898 x 525 mm

**i** Husk å bestille kanaldeksel på alle skråstilte ventilatorer /DADC

# VEGGHENGTE VENTILATORER

miele.no – Les mer om Miele-ventilatorer



## DA 7198 W Triple

Med intern motor  
M.-nr. 10799480  
**Pris: 30.999,-**




Type	Vegghengte, glass i grafittgrå	Lydnivå	60 dB(A) trinn 3, Silence-pakke
Utluftning ut i det fri	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsti
Fettfiltreringsklasse	B (89,3 %)	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse/ECO-motor	A+ (26 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	440 x 880 x 433 mm



## DA 7198 W Triple

Med intern motor  
M.-nr. 10799470  
**Pris: 30.999,-**




Type	Vegghengt, obsidiansort glass	Lydnivå	60 dB(A) trinn 3, Silence-pakke
Utluftning ut i det fri	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsti
Fettfiltreringsklasse	B (89,3 %)	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse/ECO-motor	A+ (26 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	440 x 880 x 433 mm



## DA 6798 W Shape

Med intern motor  
M.-nr. 10880550  
**Pris: 39.399,-**



Type	Vegghengt, sort glass og rustfritt stål	Lydnivå	52 dB(A) trinn 3
Utluftning ut i det fri	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitetsklasse	A (610 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsti
Fettfiltreringsklasse	D (67,1 %)	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse/ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	568 x 898 x 495 mm



## DA 6698 W Puristic Edition 6000

Med intern motor.  
Kanaldeksel medfølger  
M.-nr. 10880440  
**Pris: 40.199,-**



Type	Vegghengt, obsidiansort glass og stål	Lydnivå	52 dB(A) trinn 3, Silence-pakke
Utluftning ut i det fri	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsti
Fettfiltreringsklasse	A (95,1 %)	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse/ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	85/710-1030 x 898 x 500 mm



## DA 6698 W Puristic Edition 6000

Med intern motor.  
Kanaldeksel i rustfritt stål medfølger  
M.-nr. 10880450  
**Pris: 40.199,-**




Type	Vegghengt, sort glass og CleanSteel	Lydnivå	52 dB(A) trinn 3, Silence-pakke
Utluftning ut i det fri	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsti
Fettfiltreringsklasse	A (95,1 %)	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse/ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	85/710-1030 x 898 x 500 mm



## DA 6698 W Puristic Edition 6000

Med intern motor.  
Kanaldeksel medfølger  
M.-nr. 10880430  
**Pris: 40.199,-**



Type	Vegghengt, brillanthvitt glass og stål	Lydnivå	52 dB(A) trinn 3, Silence-pakke
Utluftning ut i det fri	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsti
Fettfiltreringsklasse	A (95,1 %)	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse/ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	85/710-1030 x 898 x 500 mm

**i** Husk å bestille kanaldeksel på alle skråstilte ventilatorer /DADC



Miele


Two glass decanters and a stack of gold plates.

A stainless steel cooking pot with a lid.

A round marble plate and a gold-colored container.

# INTEGRERTE VENTILATORER


miele.no – Les mer om Miele-ventilatorer



## DA 2558 (50 cm)

Med intern motor  
M.-nr. intern motor 10879930  
M.-nr. ekstern motor 11392220  
**Pris: 12.599,-**


Type	Integrert	Lydnivå	56 dB(A) trinn 3
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUU 151 DKF 15-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltreringsklasse	B	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A (52 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	293 x 532 x 372 mm



## DA 2578 (70 cm)

Med intern eller for ekstern motor  
M.-nr. intern motor 10879940  
M.-nr. ekstern motor 11392230  
**Pris: 14.299,-**


Type	Integrert	Lydnivå	56 dB(A) trinn 3
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUU 151 DKF 15-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltreringsklasse	B	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A (52 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	293 x 702 x 402 mm



## DA 2360 (60 cm)

Med intern motor  
M.-nr. 10548450  
**Pris: 13.399,-**

Type	Integrert	Lydnivå	52 dB(A) trinn 3
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUU 151 DKF 19-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltreringsklasse	B	Nettverk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (49 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	305 x 584 x 300 mm



## DA 2390 (90 cm)

Med intern motor  
M.-nr. 10548460  
**Pris: 18.499,-**


Type	Integrert	Lydnivå	52 dB(A) trinn 3
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUU DKF 19-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltreringsklasse	A	Nettverk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (55 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	305 x 884 x 300 mm



## DA 2668 (60 cm)

Med intern motor  
M.-nr. 10880040  
**Pris: 26.899,-**

Type	Integrert, CleanSteel	Lydnivå	51 dB(A) trinn 3
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUI 151 DKF 19-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitetsklasse	A (585 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltreringsklasse	A	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	305 x 584 x 300 mm



## DA 2698 (90 cm)

Med intern eller for ekstern motor  
M.-nr. intern motor 10880110  
M.-nr. ekstern motor 11392240  
**Pris: 32.699,-**

Type	Integrert, CleanSteel	Lydnivå	51 dB(A) trinn 3
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUU 151 DKF 19-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltreringsklasse	A	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	305 x 884 x 300 mm



**DA 2698 (90 cm)**

Med intern motor eller til ekstern motor  
M.-nr. intern motor 10880070  
M.-nr. ekstern motor 11392250  
**Pris: 34.399,-**

Type	Integrert, Brillanthvit	Lydnivå	51 dB(A) trinn 3
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltreringsklasse	A	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	305 x 884 x 300 mm



**DA 2808**

Med intern motor eller til ekstern motor  
M.-nr. intern motor 10880140  
M.-nr. ekstern motor 11392150  
**Pris: 38.599,-**

LEVERES UTEN FJERNKONTROLL

Type	Integrert, Clean-Steel	Lydnivå	53 dB(A) trinn 3
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUU 2900 DKF-20-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitetsklasse	A (725 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltreringsklasse	B	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	305 x 880 x 500 mm



**DA 2808**

Med intern motor eller til ekstern motor  
M.-nr. intern motor 10880180  
M.-nr. ekstern motor 11391950  
**Pris: 38.599,-**

LEVERES UTEN FJERNKONTROLL

Type	Integrert Brillanthvit	Lydnivå	53 dB(A) trinn 3
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUU 2900 DKF-20-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitetsklasse	A (725 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltreringsklasse	B	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	305 x 880 x 500 mm



**DA 2628 (118 cm)**

Integrert m/kantventilasjon  
M.-nr. Stål 10880020  
**Pris: 38.599,-**  
M.-nr. Brillanthvit 10879970  
**Pris: 40.199,-**

LEVERES UTEN FJERNKONTROLL

Type	Integrert, CleanSteel	Lydnivå	57 dB(A) trinn 3, Silence-pakke
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Kullfilter ved omluft	DUI 151 DKF 15-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsfunksjon
Fettfiltreringsklasse	E	Nettverk	Con@ctivity 3.0
Energiklasse / ECO-motor	A+ (36 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	308 x 1180 x 300 mm



**DAD 4841 Black Levantar**



reddot winner 2022

M.-nr. 12440820

Pris: 39.399,-

Type	Benkventilator, obsidiansort glass	Lydnivå	60 dB(A) trinn 3
Utluftning	-	Rengjøring	10 lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Komfort	SmartControl, Touch display, LED lys
Effektivitetsklasse	A (415 m³/t boost)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Fettfilteringsklasse	B (87,4%)	Produktmål (HxBxD)	300x916x58 mm
Energiklasse/ECO-motor	A (41,6 kWh/år) / •		



**DAD 4941 Black Levantar**




reddot winner 2022

M.-nr. 12440830

Pris: 39.399,-


Type	Benkventilator, obsidiansort glass	Lydnivå	60 dB(A) trinn 3
Utluftning	–	Rengjøring	10 lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Komfort	SmartControl, Touch display, LED lys
Effektivitetsklasse	A (415 m³/t boost)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Fettfilteringsklasse	B (87,4%)	Produktmål (HxBxD)	300x932x58 mm
Energiklasse/ECO-motor	A (41,6 kWh/år) / •		



## PUR 98 D

Med intern motor  
Kanaldeksel i rustfritt stål  
medfølger  
M.-nr. 10385250  
**Kr. 30.099**


Type	Fritthengende, rustfritt stål	Lydnivå	57 dB(A) trinn 3
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	A (650 m³/t, Boost)	Komfort	–
Fettfiltrerings-klasse	A (95,1 %)	Nettverk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (52 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	70/690-1060 x 898 x 598 mm



## DA 4208 D Puristic Plus

Med intern motor eller til ekstern motor.  
Kanaldeksel i rustfritt stål medfølger  
M.-nr. intern motor, 10880370  
M.-nr. ekstern motor, 11392210  
**Pris: 46.999,-**


Type	Fritthengende, rustfritt stål	Lydnivå	54 dB(A) trinn 3, Silence-pakke
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (720 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpstid
Fettfiltrerings-klasse	A (95,1 %)	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (30 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	70/690-1060 x 898 x 598



## DA 4208 V Puristic Varia

Med intern motor, motorisert høydeinnstilling.  
Kanaldeksel i rustfritt stål medfølger  
M.-nr. 10880350  
**Pris: 61.999,-**


Type	Fritthengende, rustfritt stål	Lydnivå	58 dB(A) trinn 3, Silence-pakke
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (675 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpstid
Fettfiltrerings-klasse	A (95,1 %)	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (31 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	70/755-1045 x 898 x 598 mm



## DA 4248 V Puristic Varia

120 cm, Heve/senke funksjon  
Med intern motor  
M.-nr. 10880400  
**Pris: 67.899,-**

Type	Fritthengende, rustfritt stål	Lydnivå	58 dB(A) trinn 3, Silence-pakke
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	DUI32 DKF 12-1	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (675 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpstid
Fettfiltrerings-klasse	A)	Nettverk	Con@ctivity 2.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (30,8 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	755-1045 x 1198 x 698 mm



## DA 6708 D Aura Edition 6000

100 cm  
M.-nr. CleanSteel 10880520  
M.-nr. Brilliant hvit 10880490  
M.-nr. Obsidiansort 10880500  
**Pris: 61.199,-**

Type	Fritthengende, CleanSteel, BRWS og OBSW	Lydnivå	67 dB(A) trinn 3
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	Fettfilter, NoSmell, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (620 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpstid, LED belysning
Fettfiltrerings-klasse	B	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (80,6 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	500-1500 x 1000 x 700 mm

# FRITTHENGENDE VENTILATORER

miele.no – Les mer om Miele-ventilatorer



## DA 6698 D Puristic Edition 6000

Med intern motor.  
Kanaldeksel medfølger  
M.-nr. 10880470  
**Pris: 58.699,-**



## DA 6698 D Puristic Edition 6000

Med intern motor.  
Kanaldeksel medfølger  
M.-nr. 10880480  
**Pris: 58.699,-**

Type	Fritthengende, obsidiansort glass og stål	Lydnivå	53 dB(A) trinn 3, Silence-pakke
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (730 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsti
Fettfiltrerings-klasse	A (95,1%)	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (32 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	85/705-1005 x 898 x 598 mm

Type	Fritthengende, sort glass og CleanSteel	Lydnivå	53 dB(A) trinn 3, Silence-pakke
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (730 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsti
Fettfiltrerings-klasse	A (95,1%)	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (32 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	85/705-1005 x 898 x 598 mm



## DA 6698 D Puristic Edition 6000

Med intern motor.  
Kanaldeksel medfølger  
M.-nr. 10880460  
**Pris: 58.699,-**



## DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Med intern motor.  
Kanaldeksel medfølger  
M.-nr. 11214420  
**Pris: 67.099,-**

Type	Fritthengende, brillanthvitt glass og stål	Lydnivå	53 dB(A) trinn 3, Silence-pakke
Utluftning	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (730 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsti
Fettfiltrerings-klasse	A (95,1%)	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (32 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	85/705-1005 x 898 x 598 mm

Type	Fritthengende, brillanthvitt	Lydnivå	65 dB(A) trinn 3
Utluftning	–	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitets-klasse	A (615 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpsti
Fettfiltrerings-klasse	B (90,3%)	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A (28 kWh/år) / •	Produktmål	Samlet høyde: 700-1000 mm, Ø700 mm



DA 7078 D Aura 3.0 White Loom





**DA 7378  
D Aura 4.0 Ambient**

Med intern motor, ledning i wire, HumidityBalance, MyAmbientLight, Ambient-Fragrance, ventilatorens vinger brettes automatisk uu, når ventilatoren er i bruk  
M.-nr. intern motor 11408960  
**Pris: 96.399,-**

Type	Fritthengende, Brillanthvit	Lydnivå	66 dB(A) trinn 3
Utluftning	-	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fettfilter i rustfritt stål
Omluft	•	Filterindikator	Fettfilter, Aktivt kullfilter
Effektivitetsklasse	A+ (600 m³/t, Boost)	Komfort	5/15 min. etterløpstid
Fettfiltreringsklasse	A (95,1 %)	Nettverk	Con@ctivity 3.0, Miele-App*
Energiklasse/ECO-motor	A+ (32 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	Samlet høyde: 700-1000 mm, Ø500 mm

\*\* Betjenes via Miele-App eller Con@ctivity

(det finnes imidlertid knapper for å slå på/av og velge effektnivå bak fettfilteret - hvis nettverkstilkoblingen svikter)

\*FINNES KUN HOS MIELE

## \*HUMIDITYBALANCE

Oppnå et optimalt og sunt inneklima med \*HumidityBalance

– avfuktingsfilteret absorberer fukten i luftstrømmen og avfukter luften, før luften sendes tilbake til kjøkkenet. Den intelligente sensoren måler konstant luftfuktigheten i rommet. Er luftfuktigheten under det anbefalte nivået, frigir ventilatoren den nødvendige mengden fukt fra avfuktingsfilteret i kjøkkenet.

## MYAMBIENTLIGHT

Velg mellom 6 forskjellige farger på lyset Miele-App, eller bruk dimmefunksjonen i appen.

## \*AMBIENTFRAGRANCE

Sett inn en duftampulle i ventilatoren, og nyt å alltid ha en deilig duft i kjøkkenet. Velg mellom 3 duftvarianter: SummerGarden, FrenchBakery og MintyFields.

# VINSKAP

## PUSH2OPEN

*Døren med Push2Open-funksjon sikrer ytterligere eleganse og integreres perfekt i håndtaksløse kjøkken. Døren åpnes med et lett trykk på fronten. Lett og elegant.*



## DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Vinskapene fra Miele er utstyrt med opp til tre individuelt regulerbare temperatursoner. Dermed kan du oppbevare tre forskjellige vinsorter, f.eks. rødvin, hvitvin og champagne, ved perfekt temperatur.

## TEMPERATURSONER MED INNSTILLING

Vinskap fra Miele er utstyrt med 3 regulerbare temperatursoner. Du kan oppbevare opptil 3 forskjellige vinsorter, f.eks. rødvin, hvitvin og champagne og få perfekt temperatur.

## TOUCH-BETJENING

Sikker oppbevaring av alle flaskestørrelser. Miele's fleksible flaskehyller sørger for stabil og sikker oppbevaring av enhver flaske. Lamellene i den elegante ramme kan skyves til sidene i en håndvending og sikrer dermed, at du alltid kan skape et stabilt underlag - uansett flaskens form og størrelse. Dermed lagres vinen din rolig og alltid med optimal plassering.

Miele Touch-styring gjør betjeningen av skapet enkel og praktisk. Det elegante panelet med den intuitive betjeningen er helt uten knapper, som samtidig gjør området lett å rengjøre.

## \*FLEXIFRAME OG NOTEBOARD

Sikker oppbevaring av alle flaskestørrelser. De justerbare flaskehyllene sikrer at flaskene ligger perfekt. De enkelte trellistene i hyllene er lette å flytte på og kan dermed tilpasses alle flaskefasonger. Vinen oppbevares i en optimal posisjon. Miele-NoteBoard på fremsiden av alle hyllene, gir mulighet til å notere f.eks. vintype, produsent og årgang og gir en raskt oversikt.

## ACTIVE AIRCLEAN-FILTER

Det er viktig at vinen lagres uforstyrret uten ytre påvirkninger. Vinen skal kunne "puste" fritt gjennom korken uten å gå på akkord. Derfor sikrer et aktivt kullfilter et optimalt inn klima og beskytter vinen mot luftoverføring.

## \*SOMMELIERSET

Med et enestående SommelierSet fra Miele kan du imponere gjestene dine med profesjonell dekantering av de edle vinene dine. Med det nye SommelierSettet har du alltid komplett verktøy for hånden.

Du kan nyte champagnen eller hvitvinen fra avkjølte glass. Få perfekt tempererte vinflasker på kort tid. Det er tid for ekte vinnyttelse.



**KWT 7112 iG ed/cs**  
**KWT 7112 iG obsw**  
**KWT 7112 iG grgr**

CleanSteel,  
 M.-nr. 11186560  
**Pris: 43.599,-**  
 Obsidiansort,  
 M.-nr. 11186580  
**Pris: 44.499,-**  
 Grafittgrå,  
 M.-nr. 11186570  
**Pris: 44.499,-**

- AGG
- FlexiFrame
- LED
- SoftClose
- Push2Open
- Active AirClean
- 1-Zone

Type	Vinskap til innbygging	Betjening	Touchdisplay
Farge	CleanSteel, Obsidiansort, Grafittgrå	Miele-App	• / krever installasjon av Miele-Service
Antall hylleuttrekk	2 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antall standard vinflasker	18
Komfort	1 temp.sone, Active AirClean, kullfilter, LED belysning, DynaCool, SoftClose, Push2Open, Optisk og akustisk alarm, Miele-App	Lydnivå	32 dB(A) / B
		Årlig forbruk	116 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	465x557x571 mm / Nisjemål: 450-452x560-568 mm



**KWT 6321 UG**

M.-nr. 9764980  
**Pris: 44.499,-**

- AGG
- Active AirClean
- LED
- 2-Zone



**KWT 6322 UG-1**

M.-nr. 12497000  
**Pris: 55.799,-**

- AGG
- 35 dB
- Push2Open
- SoftClose
- LED
- DynaCool
- Active AirClean

Type	Vinskap til under benk	Betjening	ComfortControl-betjening m. display
Farge	Front i obsidiansort glass	Miele-App	–
Antall hylleuttrekk	3	Antall standard vinflasker	34
Komfort	2 temp.soner, Active AirClean, kullfilter, LED-belysning, DynaCool	Lydnivå	38 dB(A) / C
		Årlig forbruk	142 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	818x597x575 mm / Nisjemål: 820-870x600x580 mm

Type	Vinskap under benk	Betjening	TouchControl
Farge	Front i obsidiansort glass	Miele-App	• / ekstra utstyr: XKS 3130 W
Antall hylleuttrekk	2 trerister i Bøk, 2 FlexiFrame-rister	Antall standard vinflasker	94 l / 34 flasker
Komfort	Push2Open, 2 temp.soner 5-20 °C, Active AirClean kullfilter, LED belysning, DynaCool, SoftClose, 3D gulvrist	Lydnivå	35 dB- B/G
		Årlig forbruk	138 kWh
		Produktmål HxBxD	822x597x577



**KWT 6422 i-1**

Silence-system  
 Direktemontering  
 M.-nr. 12364290  
**Pris: 49.599,-**

- AGG
- 32 dB
- Push2Open
- SoftClose
- LED
- DynaCool
- Active AirClean



**KWT 6422 iG-1 obsw**

Silence-system,  
 Push2Open  
 M.-nr. 12364280  
**Pris: 53.699,-**

- AGG
- 32 dB
- Push2Open
- SoftClose
- LED
- DynaCool
- Active AirClean


Type	Fullintegret vinskap	Betjening	TouchControl
Farge	Front med glass	Miele-App	• / ekstra utstyr: XKS 3130 W
Antall hylleuttrekk	2 i Bøk, 2 FlexiFrame rister og NoteBoard	Antall standard vinflasker	97 l / 30 flasker
Komfort	Push2Open, 2 temp.soner 5-20 grader, Active AirClean kullfilter, LED belysning, DynaCool, SoftClose	Lydnivå	32 dB- B/G
		Årlig forbruk	143 kWh
		Produktmål HxBxD	872x557x553

Type	Integret vinskap	Betjening	TouchControl
Farge	Front i obsidiansort glass	Miele-App	• / ekstra utstyr: XKS 3130 W
Antall hylleuttrekk	2 i Bøk, 2 FlexiFrame rister og NoteBoard	Antall standard vinflasker	104 l / 33 flasker
Komfort	2 temp.soner, min 5 °C, Active AirClean kullfilter, LED belysning, DynaCool, SoftClose, 3D gulvrist	Lydnivå	32 dB- B/G
		Årlig forbruk	143 kWh
		Produktmål HxBxD	909x595x572

# INTEGRERTE OG FRITTSTÅENDE VINSKAP



NYHET




## KWT 6422 iG-1 grgr

Silence-system,  
Push2Open  
M.-nr. 12364300  
**Pris: 53.699,-**



NYHET




## KWT 6722 iS-1

Silence-system,  
Push2Open,  
SommerlierSet,  
Direktemontering  
M.-nr. 12364320  
**Pris: 76.699,-**

Type	Integrert vinskapp	Betjening	TouchControl
Farge	Front i grafitgrått glass	Miele-App	• / ekstra utstyr: XKS 3130 W
Antall hylleuttrekk	2 i Bøk, 2 FlexiFrame rister og NoteBoard	Antall standard vinflasker	104 l / 33 flasker
Komfort	2 temp.soner, min 5 °C, Active AirClean kullfilter, LED belysning, DynaCool, SoftClose, 3D gulvrst	Lydnivå	32 dB- B/G
		Årlig forbruk	143 kWh
		Produktmål HxBxD	909x595x572

Type	Fullintegrert vinskapp	Betjening	TouchControl
Farge	Front i glass	Miele-App	• / ekstra utstyr: XKS 3130 W
Antall hylleuttrekk	8 stk med FlexiFrame og NoteBoard	Antall standard vinflasker	254 l / 80 flasker
Komfort	2 temp.soner, 5-20 °C, Active AirClean kullfilter, LED belysning, DynaCool, SoftClose, 3D gulvrst	Lydnivå	32 dB- B/G
		Årlig forbruk	162 kWh
		Produktmål HxBxD	1770x557x553



NYHET



## KWT 6722 iGS-1 obsw

Silence-system,  
Push2Open,  
SommerlierSet,  
Direktemontering  
M.-nr. 12364310  
**Pris: 80.499,-**



## KWT 6834 SGS

M.-nr. 10409090  
**Pris: 95.399,-**

Prestige Partner

Type	Integrert vinskapp	Betjening	TouchControl
Farge	Front i obsidiansort glass	Miele-App	• / ekstra utstyr: XKS 3130 W
Antall hylleuttrekk	8 stk i Bøk med FlexiFrame og NoteBoard	Antall standard vinflasker	276 l / 83 flasker
Komfort	2 temp.soner, 5-20 °C, Active AirClean kullfilter, LED belysning, DynaCool, SoftClose, 3D gulvrst	Lydnivå	32 dB- B/G
		Årlig forbruk	165 kWh
		Produktmål HxBxD	1770x557x572

Type	Frittstående vinskapp	Betjening	Touchdisplay
Farge	Front i obsidiansort glass	Miele-App	• / krever ekstraudstyr, XKS 3100 W
Antall hylleuttrekk	10 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antall standard vinflasker	502 l / 178 flasker
Komfort	3 temp.soner, Active AirClean, LED-belysning, Sommerliersæt, DynaCool, Optisk og akustisk dør og temp.alarm	Lydnivå	35 dB(A) / B
		Årlig forbruk	180 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	1920x700x746 mm



# INTEGRERTE KJØLESKAP, FRYSESKAP OG KJØLE-/FRYSESKAP

## TØRR CLEANSTEEL-BAKVEGG

Utvalgte modeller er designet med en spesiell Tørr CleanSteel bakvegg. I tillegg til å støtte optimal kjølefordeling, forhindrer den dannelse av kondens på bakveggen, slik at du unngår at emballasjepakkene blir våte eller fryser til bakveggen. I tillegg er CleanSteel betydelig mindre utsatt for fingeravtrykk.

## HØYESTE KOMFORT

Nyt det høyeste nivået av komfort med FlexiTray glasshyll, som enkelt kan roteres slik at du har komfortabel tilgang til alle matvarene dine - også de bakerst. Slutt å flytte noe til siden for å komme til maten bak.

## DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kjølesystemet sørger en vifte i kjøleskapet for intensiv og regelmessig luftsirkulasjon. Temperaturen og luftfuktigheten er dermed lik i hele skapet, slik at maten kan plasseres vilkårlig.

Den høyere kjøleeffekten gir opptil 50 % raskere kjøling.

## MINDRE MADSVINN

Akkurat som i supermarkedet avgir kjøleskap med PerfectFresh Active en liten mengde fuktighet i den øvre grønnsaksskuffen. Med den smarte funksjonen kan du unngå matsvinn og holde maten fersk opptil 5 ganger lenger enn vanlig. PerfectFresh-systemet kombinerer høyere luftfuktighet med lavere temperaturer, og enten det er grønnsaker, ost, fisk, kjøtt eller fjærfe, vil du kunne holde maten helt fersk i opptil 3 ganger så lenge som i et vanlig kjøleskap. De elegante PerfectFresh PRO-skuffene passer enda tettere og holder maten fersk enda lenger. DailyFresh - lar deg justere fuktigheten i grønnsaksskuffen for lengre holdbarhet på frukt og grønnsaker.

## SUPERKJØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

Ved å bruke funksjonen Superkjøl oppnår du en svært hurtig avkjøling i hele kjøleskapet. Dette er stor fordel, hvis større mengder skal avkjøles på en gang. Senest etter 6 timer frakobles Superkjøl automatisk. Det samme gjelder i et fryseskap med Superfrost, hvor funksjonen brukes til innfrysing av større mengder på en gang.

## NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele NoFrost-system forhindrer sirkulerende avkjølt luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskap med NoFrost-system skal aldri avrimes. Uttakbare plater mellom skuffene gjør det mulig å oppbevare store frysevarer. Det er ingen fryseelementer i Miele fryseskap.

## PERFEKT BELYSNING

LED-belysningen er vedlikeholdsfri og sørger for en optimal innvendig belysning. Sammenlignet med alminnelige pærer er LED-belysning ekstra økonomisk og har en betydelig lengre levetid. Miele's nye LED-glasshyllbelysning, \*FlexiLight, skaper en enestående brilliant belysning i kjøleskapet. Det følger hyllen og kan derfor plasseres fleksibelt.

## ICEMAKER & MYICE

Isbiter for alle dine kalde drikker - profesjonelt og raskt. Den automatiske IceMakeren kan produsere opptil 100 isbiter per dag. Via tilkoblingen til den faste vanninstallasjonen produserer maskinen kontinuerlig isbiter til beholderen er full. Med den integrerte vanntanken trenger du ikke tilkopling til en fast vanninstallasjon. Dette betyr at du kan sette opp kjøleskapet/fryseren akkurat der du vil ha det uten å måtte klare deg uten komforten til en automatisk ismaskin.

## SOFTCLOSE / SELFCLOSE

Denne praktiske dærdempingsfunksjonen sørger for at kjøleskapdøren kan lukkes uten problemer, uten at man risikere, at varene i skapet blir skadet, uansett hvor hardt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre enn 30 grader lukkes dessuten døren automatisk. Det elegante dørhåndtaket overviner kreftene fra undertrykket uten problemer. Komfortabel og lett åpning av døren og elegant design i stål eller stål-look avhengig av modell.

## MIELE-APP

På modeller med Miele-App kan du enkelt sjekke kjøleskapet på avstand. Via appen kan du for eksempel justere temperaturen eller motta påminnelser om å lukke døren eller bytte filter.

# INTEGRELTE KJØLESKAP

miele.no – Les mer om Miele-kjøleskap



**A G E**  
**K 3122 Ui-1**  
 M.-nr. 12364350  
**Pris: 21.999,-**

35 dB  
 LED



**A G E**  
**K 3124 UiF-1**  
 M.-nr. 12364370  
**Pris: 23.099,-**

35 dB  
 LED

Type	Integret kjøleskap, under benk	Montering	Direktemontering
Betjening	PicTronic	Miele-App	–
Komfort	LED-belysning, ComfortClean, Superkjøl, 1 temp.sone	Kapasitet	137 l
		Lydnivå/energikl.	35 dB (B)/E
		Årlig forbruk	94 kWh
		Nisjemål HxBxD	820x597x600

Type	Integret kjøleskap, under benk	Montering	Direktemontering
Betjening	PicTronic	Miele-App	–
Komfort	LED-belysning, ComfortClean, Superkjøl, 2 temp.sone	Kapasitet	Kjøl: 105 l, Frys: 15 l
		Lydnivå/energikl.	35 dB (B)/E
		Årlig forbruk	145 kWh
		Nisjemål HxBxD	820x597x550



**A G E**  
**K 7115 E**  
 M.-nr. 12269500  
**Pris: 12.299,-**

35 dB  
 LED



**A G E**  
**K 7116 E**  
 M.-nr. 12269510  
**Pris: 12.299,-**

35 dB  
 LED

Type	Integret kjøleskap	Montering	Direktemontering
Betjening	TouchControl	Miele-App	–
Komfort	Superkjøl, LED-belysning, 3 hyller, 1 grønnsakskuff	Kapasitet	136 l
		Lydnivå/energikl.	35 dB(A) / B
		Årlig forbruk	92 kWh/år / E
		Nisjemål HxBxD	880 x 558 x 545 mm

Type	Integret kjøleskap	Montering	Direktemontering
Betjening	TouchControl	Miele-App	–
Komfort	Superkjøl, LED-belysning, 2 hyller, 1 grønnsakskuff, Integret fryseboks	Kapasitet	15 l / 104 l
		Lydnivå/energikl.	35 dB(A) / B
		Årlig forbruk	144 kWh/år / E
		Nisjemål HxBxD	880 x 558 x 545 mm



**A G E**  
**K 31252 Ui-1**  
 M.-nr. 12364410  
**Pris: 24.999,-**

35 dB  
 LED

Type	Integret kjøleskap, under benk	Montering	Direktemontering
Betjening	PicTronic	Miele-App	–
Komfort	ComfortClean, Superkjøl, LED-belysning	Kapasitet	132 l
		Lydnivå/energikl.	35 dB(A) / B
		Årlig forbruk	114 kWh/år / F
		Nisjemål HxBxD	820 x 600 x 550 mm



# INTEGRERTE KJØLESKAP



**A** **E** **K 7315 E**  
 M.-nr. 12270220  
**Pris: 15.099,-**

35 dB  
 LED



**A** **E** **K 7433 E**  
 M.-nr. 11641270  
**Pris: 21.499,-**

35 dB  
 ComfortSize  
 DailyFresh  
 LED

Type	Integrert kjøleskap	Montering	Direktemontering
Betjening	TouchControl	Miele-App	—
Komfort	Superkjøl, LED-belysning, 5 hyller, 1 grønnsakskuff, Flaskehylle i krommetal	Kapasitet	204 l
		Lydnivå/energikl.	35 dB(A) / B
		Årlig forbruk	101 kWh/år / E
		Nisjemål HxBxD	1.220 x 558 x 545 mm

Type	Integrert kjøleskap	Montering	Direktemontering
Betjening	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, ComfortClean, DailyFresh, Superkjøl, ComfortSize, LED-belysning	Kapasitet	236 l
		Lydnivå/energikl.	35 dB(A) / B
		Årlig forbruk	106 kWh/år / E
		Nisjemål HxBxD	1.397 x 560 x 550 mm



**A** **E** **K 7733 E**  
 M.-nr. 11641400  
**Pris: 22.699,-**

35 dB  
 ComfortSize  
 DailyFresh  
 LED



**A** **F** **K 7734 F**  
 M.-nr. 11641440  
**Pris: 22.699,-**

37 dB  
 ComfortSize  
 DailyFresh  
 LED

Type	Integrert kjøleskap	Montering	Direktemontering
Betjening	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, ComfortClean, DailyFresh, Superkjøl, ComfortSize, LED-belysning	Kapasitet	309 l
		Lydnivå/energikl.	35 dB(A) / B
		Årlig forbruk	114 kWh/år / E
		Nisjemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

Type	Integrert kjøleskap	Montering	Direktemontering
Betjening	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, ComfortClean, DailyFresh, Superkjøl, ComfortSize, LED-belysning, Integrert fryseboks	Kapasitet	27 l / 259 l
		Lydnivå/energikl.	37 dB(A) / C
		Årlig forbruk	214 kWh/år / F
		Nisjemål HxBxD	1.772 x 559 x 550 mm

# INTEGRELTE KJØLESKAP

miele.no – Les mer om Miele-kjøleskap



**K 7743 E**  
 M.-nr. 11641550  
**Pris: 28.199,-**

- E
- 37 dB
- ComfortSize
- PerfectFresh Pro
- LED



**K 7763 E**  
 M.-nr. 11641410  
**Pris: 36.099,-**

- E
- 35 dB
- ComfortSize
- DailyFresh
- SoftClose

Type	Integrert kjøleskap	Montering	Direktemontering
Betjening	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, ComfortClean, PerfectFresh Pro, Superkjøl, ComfortSize, LED-belysning, Tørr bakvegg	Kapasitet	294 l
		Lydnivå/energikl.	37 dB(A) / C
		Årlig forbruk	156 kWh/år / E
		Nisjemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

Type	Integrert kjøleskap	Montering	Direktemontering
Betjening	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, ComfortClean, DailyFresh, Superkjøl, ComfortSize, FlexiLight, SoftClose	Kapasitet	311 l
		Lydnivå/energikl.	35 dB(A) / B
		Årlig forbruk	115 kWh/år / E
		Nisjemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



**K 7773 D**  
 M.-nr. 11641830  
**Pris: 43.599,-**

- D
- 32 dB
- ComfortSize
- PerfectFresh Active
- FlexiLight 2.0
- SoftClose



**K 7793 C**  
 M.-nr. 11641840  
**Pris: 45.299,-**

- C
- 32 dB
- ComfortSize
- PerfectFresh Active
- FlexiLight 2.0
- SoftClose

Type	Integrert kjøleskap	Montering	Direktemontering
Betjening	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, ComfortClean, PerfectFresh Active, Superkjøl, ComfortSize, FlexiLight 2.0, SoftClose, Tørr bakvegg - CleanSteel	Kapasitet	296 l
		Lydnivå/energikl.	32 dB(A) / B
		Årlig forbruk	125 kWh/år / D
		Nisjemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

Type	Integrert kjøleskap	Montering	Direktemontering
Betjening	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, PerfectFresh Active, Superkjøl, ComfortSize, FlexiLight 2.0, Tørr bakvegg - CleanSteel	Kapasitet	296 l
		Lydnivå/energikl.	32 dB(A) / B
		Årlig forbruk	99,9 kWh/år / C
		Nisjemål HxBxD	1.770 x 559 x 544 mm

# INTEGRERTE KJØLE-/FRYSESKAP



**AG E** **KD 7713 E**  
 M.-nr. 11990720  
**Pris: 18.899,-**

- ComfortFrost
- ComfortSize
- LED
- DailyFresh



**AG E** **KDN 7713 E**  
 M.-nr. 11990790  
**Pris: 20.599,-**

- NoFrost
- ComfortSize
- LED
- DailyFresh Extra Cool

Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Montering	Glidehengselteknikk
Betjening	TouchControl	Miele-App	–
Komfort	DailyFresh, Superkjøl, ComfortSize, LED-belysning, ComfortFrost	Kapasitet	Kjøl: 183 l / Frys: 84 l
		Lydnivå/energikl.	35 dB(A) / B
		Årlig forbruk	229 kWh/år / E
		Nisjemål HxBxD	1.772 x 558 x 545 mm

Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Montering	Glidehengselteknikk
Betjening	TouchControl	Miele-App	–
Komfort	DailyFresh, ExtraCool, Superkjøl, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost	Kapasitet	Kjøl: 184 l / Frys: 76 l
		Lydnivå/energikl.	35 dB(A) / B
		Årlig forbruk	234 kWh/år / E
		Nisjemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



**AG E** **KDN 7714E Active**  
 M.-nr. 11990680  
**Pris: 18.899,-**

- 35 dB
- LED
- DailyFresh



**AG E** **KDN 7724E Active**  
 M.-nr. 11990710  
**Pris: 20.599,-**

- 35 dB
- LED
- DailyFresh

Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Montering	Direktemontering
Betjening	EasyControl	Miele-App	–
Komfort	DailyFresh ExtraCool, NoFrost, Superkjøl, Superfrost, Partymodus, VarioRoom, LED-beslysning, 2 temp.soner	Kapasitet	Kjøl: 183 l / Frys: 84 l
		Lydnivå/energikl.	35 dB(A) / B
		Årlig forbruk	229 kWh/år / E
		Nisjemål HxBxD	1.772 x 641 x 548 mm

Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Montering	Direktemontering
Betjening	EasyControl	Miele-App	–
Komfort	DailyFresh ExtraCool, NoFrost, Superkjøl, Superfrost, Partymodus, VarioRoom, LED-beslysning, 2 temp.soner, DuplexCool	Kapasitet	Kjøl: 184 l / Frys: 76 l
		Lydnivå/energikl.	35 dB(A)
		Årlig forbruk	234 kWh
		Nisjemål HxBxD	1.772 x 541 x 548 mm



**KA E** **KF 7731 E**  
 M.-nr. 11641980  
**Pris: 24.799,-**

- 35 dB
- ComfortSize
- DailyFresh
- ComfortFrost
- LED



**KA F** **KFN 7733 F**  
 M. nr.11642000  
**Pris: 26.499,-**

- 35 dB
- ComfortSize
- DailyFresh
- NoFrost
- LED

Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Montering	Glidhengselteknikk
Betjening	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, ComfortClean, DailyFresh, Superkjøl, ComfortSize, LED-belysning	Kapasitet	Kjøl: 212 l / Frys: 54 l
		Lydnivå/energikl.	35 dB(A) / B
		Årlig forbruk	199 kWh/år / E
		Nisjemål HxBxD	1.770 x 550 x 540 mm

Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Montering	Glidhengselteknikk
Betjening	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, ComfortClean, DailyFresh, Superkjøl, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost	Kapasitet	Kjøl: 183 l / Frys: 70 l
		Lydnivå/energikl.	35 dB(A) / B
		Årlig forbruk	284 kWh/år / F
		Nisjemål HxBxD	1.750 x 550 x 544 mm



**CA C** **KFN 7734 C**  
 M.-nr. 12336150  
**Pris: 31.499,-**

- 34 dB
- DailyFresh
- LED
- MobileControl
- ComfortSize
- NoFrost



**KA F** **KFN 7734 F**  
 M.-nr. 11642180  
**Pris: 24.799,-**

- 35 dB
- ComfortSize
- DailyFresh
- NoFrost
- LED

Type	Integrert kjøle-, fryseskap	Montering	Direktemontering
Betjening	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	Dailyfresh, LED-belysning, ComfortSize, DynaCool, NoFrost, FlexiBoard ComfortClean, VarioRoom, SoftClose	Kapasitet	Kjøl: 183 l, Frys: 70 l
		Lydnivå/energikl.	34 dB- B/C
		Årlig forbruk	145 kWh
		Nisjemål HxBxD	1770x559x546

Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Montering	Direktemontering
Betjening	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, ComfortClean, DailyFresh, Superkjøl, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost	Kapasitet	Kjøl: 183 l / Frys: 70 l
		Lydnivå/energikl.	35 dB(A) / B
		Årlig forbruk	284 kWh/år / F
		Nisjemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm





**A B D** **KFN 7734 D**  
 M.-nr. 11642200  
**Pris: 28.199,-**

- 34 dB
- DailyFresh
- NoFrost
- LED



**A B D** **KF 7742 D**  
 M.-nr. 11642240  
**Pris: 28.199,-**

- 34 dB
- ComfortSize
- PerfectFresh Pro
- ComfortFrost
- LED

Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Montering	Direktemontering
Betjening	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, ComfortClean, DailyFresh, Superkjøl, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost	Kapasitet	Kjøl: 183 l / Frys: 70 l
		Lydnivå/energikl.	34 dB(A) / B
		Årlig forbruk	181 kWh/år / D
		Nisjemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Montering	Direktemontering
Betjening	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, ComfortClean, PerfectFresh Pro, Superkjøl, SuperFrost, ComfortSize, LED-belysning, Tørr bakvegg	Kapasitet	Kjøl: 201 l / Frys: 54 l
		Lydnivå/energikl.	34 dB(A) / B
		Årlig forbruk	182 kWh/år / D
		Nisjemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



**A B E** **KFN 7744 E**  
 M.-nr. 11642660  
**Pris: 31.499,-**

- 35 dB
- ComfortSize
- PerfectFresh Pro
- NoFrost
- LED

Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Montering	Direktemontering
Betjening	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, ComfortClean, PerfectFresh Pro, Superkjøl, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost, Tørr bakvegg	Kapasitet	Kjøl: 174 l / Frys: 70 l
		Lydnivå/energikl.	35 dB(A) / B
		Årlig forbruk	259 kWh/år / E
		Nisjemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm





**KFN 7764 D**  
 M. nr. 11642220  
**Pris: 41.099,-**

- 34 dB
- ComfortSize
- DailyFresh
- NoFrost
- FlexiLight 2.0
- SoftClose



**KFN 7774 D**  
 M.-nr. 11642670  
**Pris: 45.299,-**

- 34 dB
- ComfortSize
- PerfectFresh Active
- NoFrost
- FlexiLight 2.0
- SoftClose

Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Montering	Direktemontering
Betjening	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, ComfortClean, DailyFresh, Superkjøl, ComfortSize, FlexiLight 2.0, NoFrost, Tørr bakvegg – CleanSteel	Kapasitet	Kjøl: 184 l / Frys: 70 l
		Lydnivå/energikl.	34 dB(A) / B
		Årlig forbruk	181 kWh/år / D
		Nisjemål HxBxD	1.750 x 550 x 544 mm

Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Montering	Direktemontering
Betjening	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, ComfortClean, PerfectFresh Active, Superkjøl, ComfortSize, FlexiLight 2.0, NoFrost, Tørr bakvegg – CleanSteel	Kapasitet	Kjøl: 175 l / Frys: 70 l
		Lydnivå/energikl.	34 dB(A) / B
		Årlig forbruk	207 kWh/år / D
		Nisjemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

## PERFECTFRESH ACTIVE

*PerfectFresh Active holder dine matvarer ferske!  
 En fin vandtdåke sprøytes ned i skuffen, så dine matvarer fuktes forsiktig.*

*Og luftfuktigheten er alltid optimal  
 - uansett hvor mye som er i kjøleskapet.*

Lær mer om  
 PerfectFresh Active





# INTEGRERTE FRYSESKAP

miele.no – Les mer om Miele-fryseskap



**KFN 7785 D**  
 M.-nr. 11642230  
**Pris: 49.999,-**

- D
- 34 dB
- ComfortSize
- DailyFresh
- NoFrost
- Mylce
- FlexiLight 2.0
- SoftClose



**KFN 7795 D**  
 M.-nr. 11642680  
**Pris: 50.799,-**

- D
- 34 dB
- ComfortSize
- PerfectFresh Active
- NoFrost
- IceMaker
- FlexiLight 2.0
- SoftClose

Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Montering	Direktemontering
Betjening	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, ComfortClean, DailyFresh, Superkjøl, ComfortSize, FlexiLight 2.0, *Mylce, NoFrost, Tørr bakvegg – CleanSteel	Kapasitet	Kjøl: 184 l / Frys: 71 l
		Lydnivå/energikl.	34 dB(A) / B
		Årlig forbruk	183 kWh/år / D
		Nisjemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Montering	Direktemontering
Betjening	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, ComfortClean, PerfectFresh Active, Superkjøl, ComfortSize, Flexi-Board, FlexiLight 2.0, *Ice-Maker, NoFrost, Tørr bakvegg – CleanSteel	Kapasitet	Kjøl: 175 l / Frys: 71 l
		Lydnivå/energikl.	34 dB(A) / B
		Årlig forbruk	208 kWh/år / D
		Nisjemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm


\*Mylce beholder til vannpåfylling

\*IceMaker krever fast vanntilkobling

## FLEXILIGHT 2.0

*FlexiLight 2.0 imponerer med et moderne design og er spesielt energibesparende. For den beste oversikten over matvarene dine – helt uten blanding.*

Lær mer om  
FlexiLight 2.0



Tørr bakvegg – CleanSteel



# INTEGRERTE FRYSESKAP



**F 31202 Ui-1**  
M.-nr. 12379970  
**Pris: 22.699,-**


**NYHET**

Type	Integrert fryseskap, under benk	Montering	Direktemontering
Betjening	PicTronic	Miele-App	–
Komfort	ComfortClean, ComfortFrost, Superfrost, 1. temp.sone,	Kapasitet	95 l
		Lydnivå/energikl.	35 dB- B/D
		Årlig forbruk	141 kWh
		Nisjemål HxBxD	820x597x550





**FNS 7140 E**  
M.-nr. 11643190  
**Pris: 26.499,-**

Type	Integrert fryseskap	Montering	Direktemontering
Betjening	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	NoFrost, SuperFrost, LED-belysning, Mulighet for Side-by-side, Optisk/akustisk alarm	Kapasitet	87 l
		Lydnivå/energikl.	35 dB(A) / B
		Årlig forbruk	192 kWh/år / E
		Nisjemål HxBxD	872 x 559 x 544 mm



**FNS 7470 D**  
M.-nr. 11643210  
**Pris: 36.099,-**

Type	Integrert fryseskap	Montering	Direktemontering
Betjening	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	NoFrost, SuperFrost, SoftClose, LED-belysning, Mulighet for Side-by-side, Optisk/akustisk alarm	Kapasitet	156 l
		Lydnivå/energikl.	35 dB(A) / B
		Årlig forbruk	173 kWh/år / D
		Nisjemål HxBxD	1.395 x 559 x 554 mm



**FNS 7770 E**  
M.-nr. 11643220  
**Pris: 37.699,-**

Type	Integrert fryseskap	Montering	Direktemontering
Betjening	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	NoFrost, SuperFrost, SoftClose, LED-belysning, Mulighet for Side-by-side, Optisk/akustisk alarm	Kapasitet	213 l
		Lydnivå/energikl.	35 dB(A) / B
		Årlig forbruk	237 kWh/år / E
		Nisjemål HxBxD	1.770 x 559 x 544 mm



**FNS 7794 E**  
M.-nr. 11643230  
**Pris: 46.099,-**

Type	Integrert fryseskap	Montering	Direktemontering
Betjening	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	NoFrost, SuperFrost, SoftClose, *IceMaker, LED-belysning, Mulighet for Side-by-side, Optisk/akustisk alarm	Kapasitet	213 l
		Lydnivå/energikl.	35 dB(A) / B
		Årlig forbruk	237 kWh/år / E
		Nisjemål HxBxD	1.770 x 559 x 544 mm

\*IceMaker krever fast vanntilkobling



**MasterCool**  
**kjøleskap K 2802 Vi R**

Førsteklasses luksus, design og teknikk i stort format  
M.nr. 11530710  
**Pris: 138.799,-**

- E
- DynaCool
- MasterFresh
- BrilliantLight



**MasterCool**  
**kjøleskap K 2902 Vi R**

Førsteklasses luksus, design og teknikk i stort format  
M.nr. 11530720  
**Pris: 147.499,-**

- E
- DynaCool
- MasterFresh
- BrilliantLight

Type	Integrert kjøleskap	Montering	Direktemontering (høyrehengslet)
Betjening	TouchControl-display	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, MasterFresh, Drop and Lock, Superkjøl, Brilliant Light, Side-by-side, Easyclean, SelfClose, WiFiConn@ct	Kapasitet	467 l
		Lydnivå/energikl.	40 dB(A) / C
		Årlig forbruk	166 kWh/år / E
		Mål HxBxD	212,5x75,6x60,8 cm

Type	Integrert kjøleskap	Montering	Direktemontering (høyrehengslet)
Betjening	TouchControl-display	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, MasterFresh, Drop and Lock, Superkjøl, Brilliant Light, Side-by-side, Easyclean, SelfClose, WiFiConn@ct	Kapasitet	579 l
		Lydnivå/energikl.	40 dB(A) / C
		Årlig forbruk	182 kWh/år / E
		Mål HxBxD	212,5x90,8x60,8 cm



MasterFresh



DuplexCool Pro

LES MYE MER OM DE SUBLIME MASTERCOOL-KJØLESKAP PÅ [MIELE.NO/MASTERCOOL](http://MIELE.NO/MASTERCOOL)



**MasterCool  
fryseskap F 2413 Vi L**

Førsteklasses luksus, design og teknikk i stort format. IceMaker med fast vann-tilkobling\*  
M.-nr. 12021700  
**Pris: 129.899,-**



**MasterCool  
fryseskap F 2813 V L**

Førsteklasses luksus, design og teknikk i stort format. IceMaker med fast vann-tilkobling  
M.nr. 12366250  
**Pris: 148.299,-**

Type	Integrert fryseskap	Dør	Venstrehengslet, kan hengsles om, Direktemontering
Betjening	MasterSensor	Miele-App	•
Komfort	BrilliantLight, DynaCool, NoFrost, SoftClose, Superfrost, 1 temp.sone, Side-by-side	Kapasitet	240 l
		Lydnivå/energikl.	42 dB- D/E
		Årlig forbruk	246 kWh
		Produktmål HxBxD	2125x451x554

Type	Integrert fryseskap	Dør	Venstrehengslet, kan hengsles om, Direktemontering
Betjening	MasterSensor	Miele-App	•
Komfort	BrilliantLight, DynaCool, NoFrost, SoftClose, Superfrost, 1 temp.sone, Side-by-side	Kapasitet	445 l
		Lydnivå/energikl.	42 dB- D/E
		Årlig forbruk	321 kWh
		Produktmål HxBxD	2125x745x608



MasterFresh



IceMaker

LES MYE MER OM DE SUBLIME MASTERCOOL-FRYSESKAP PÅ [MIELE.NO/MASTERCOOL](http://MIELE.NO/MASTERCOOL)



## MasterCool kjøle-/fryseskap KF 2802 Vi R

Førsteklasses luksus, design  
og teknikk i stort format  
M.-nr. 11530730  
**Pris: 151.699,-**



## MasterCool kjøle-/fryseskap KF 2902 Vi R

Førsteklasses luksus, design  
og teknikk i stort format  
M.-nr. 11530740  
**Pris: 161.399,-**

Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Montering	Direktemontering (høyrehengslet)
Betjening	TouchControl-display	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, Master-Fresh, NoFrost, *IceMaker, Drop and Loch, Superkjøl, Superfrost, Brilliant Light, EasyClean, SelfClose, WiFiConn@ct	Kapasitet	136 l / 316 l
		Lydnivå/energikl.	42 dB(A) / D
		Årlig forbruk	295 kWh/år / E
		Mål HxBxD	212,5x75,6x60,8 cm

\*IceMaker krever fast vanntilkobling

Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Montering	Direktemontering (høyrehengslet)
Betjening	TouchControl-display	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, Master-Fresh, NoFrost, *IceMaker, Drop and Loch, Superkjøl, Superfrost, Brilliant Light, Side-by-side, EasyClean, SelfClose, WiFiConn@ct	Kapasitet	166 l / 389 l
		Lydnivå/energikl.	42 dB(A) / D
		Årlig forbruk	326 kWh/år / E
		Mål HxBxD	212,5x90,8x60,8 cm


\*IceMaker krever fast vanntilkobling





**MasterCool  
vinskap  
KWT 2672 ViS L**

Førsteklasses luksus,  
design og teknikk i stort format  
M.-nr. 11530790  
**Pris: 171.199,-**



Type	Integrerbart vinskap	Montering	Direktemontering (venstrehengslet)
Betjening	TouchControl-display	Miele-App	•
Soner/ Hyller	3 temp.soner / 9 hyller	Kapasitet, flasker	104
Komfort	Glassdør m. UV-filter, DynaCool, Brilliant Light, Aktivt AirClean filter, Side-by-side, SelfClose, Sommelier-Set, WiFiConn@ct	Lydnivå/ energikl.	42 dB(A) / D
		Årlig forbruk	155 kWh/år / G
		Mål HxBxD	212,5x60,3x60,8 cm



# FRITTSTÅENDE KJØLESKAP OG FRYSESKAP

## DYNACOOOL-VENTILASJON (DYNAMISK KJØLING)

*Med det dynamiske kjølesystemet sørger en vifte i kjøleskapet for intensiv og regelmessig luftsirkulasjon. Temperaturen og luftfuktigheten er dermed lik i hele skapet, slik at maten kan plasseres vilkårlig. Den høyere kjøleeffekten gir opptil 50 % raskere kjøling.*

## PERFECTFRESH PRO

*Oppbevare mat som en proff. Matvarene holder seg ferske opptil 5x lenger. I temperaturområdet som reguleres automatisk mellom 0 °C og +3 °C, holder kjøtt, fisk og mange melkeprodukter seg opptil 3x lenger. Frukt og grønnsaker holder seg friske opptil 5x så lenge, takket være den optimaliserte fuktighetsjusteringen i skuffen.*

## SUPERKJØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIKK

*Ved å bruke funksjonen Superkjøl oppnår du en svært hurtig avkjøling i hele kjøleskapet. Dette er stor fordel, hvis større mengder skal avkjøles på en gang. Senest etter 6 timer frakobles Superkjøl automatisk. Det samme gjelder i et frysenskap med Superfrost, hvor funksjonen brukes til innfrysing av større mengder på en gang.*

## NOFROST MED VARIOROOM

*Med Miele NoFrost-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. danner is. Frysenskap med NoFrost-system skal aldri avrimes. Uttagbare plater mellom skuffene gjør det mulig å oppbevare store frysevarer. Det er ingen fryseelementer i Miele frysenskap.*

## EASYOPEN-DØRÅPNING OG SOFTCLOSE DØRLUKKING

*Denne praktiske dørdempingsfunksjonen sørger for at kjøleskaddøren kan lukkes uten problemer, uten at man risikere, at varene i skapet blir skadet, uansett hvor hardt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre enn 30 grader lukkes dessuten døren automatisk. Det elegante dørhåndtaket overviner kreftene fra undertrykket uten problemer. Komfortabel og lett åpning av døren og elegant design i stål eller stål-look avhengig av model.*

## DAILYFRESH

*Det lille ekstra for ekstra friksere frukt og grønnsaker. Den romslige skuffen i kjøledelen gir god plass til mange ferske matvarer. Den justerbare åpningen på skuffen gjør det enklere å opprettholde fuktighetsnivået. Slik holder frukt og grønnsaker seg ferske lenger.*

## LED-BELYSNING OG FLEXILIGHT

LED-belysningen er vedlikeholdsfri og sørger for en optimal innvendig belysning. Sammenlignet med alminnelige pærer er LED-belysning ekstra økonomisk og har en betydelig lengre levetid. Miele's nye LED-glasshyllbelysning, **\*FlexiLight**, skaper en enestående brilliant belysning i kjøleskapet. Det følger hyllen og kan derfor plasseres fleksibelt.

## FLEXIBOARD

Høye beholdere får du som regel kun plass til i kjøleskapsdøren. Takket være den delte glasshyllen, Miele FlexiBoard, kan du nå også plassere disse i kjøledelen. Skyv den fremre delen av FlexiBoard under den bakre delen. Dette gir deg mer plass til høye flasker eller kartonger.



## ACTIVE AIRCLEAN-KULLFILTER

Matvarene dine skal ikke bare oppbevares kjølig, men også i luktnøytrale omgivelser, og Miele har den optimale løsningen med Miele ActiveAirClean-filte.

Filteret består av aktivt kull samt naturproduktet chitosan og gjør, at det nesten ikke oppstår lukt i kjøleskapet. Filteret er enkelt og raskt å sette inn, og er klart til bruk med det samme.

# FRITTSTÅENDE KJØLESKAP

miele.no – Les mer om Miele-kjøleskap




EasyOpen



## KS 4383E

M.-nr. Hvit, 11949440  
**Pris: 15.999,-**  
 M.-nr. Stål, 11949460  
**Pris: 16.799,-**

Type	Frittstående kjøleskap	Håndtak	EasyHandle
Farge	Hvit eller Stål look	Miele-App	—
Betjening	SensorTouch	Kapasitet	399 l
Komfort	DailyFresh, DynaCool, ComfortClean, XL interior, VarioRoom, LED- belysning, Superkjøl, Side-by-side, Akustisk og optisk døralarm	Lydnivå	38 dBA / C
		Årlig forbruk	122,6 kWh/år/ E
		Produktmål HxBxD	1850 x 600 x 675 mm



## KS 4783E

M.-nr. Hvit, 11949540  
**Pris: 17.299,-**  
 M.-nr. Stål, 11949550  
**Pris: 18.899,-**  
 M.-nr. SortStål, 12303520  
**Pris: 19.699,-**



## KS 4885D

M.-nr. 11949800  
**Pris: 27.199,-**

Type	Frittstående kjøleskap	Håndtak	EasyOpen
Farge	Hvit, CleanSteel eller Sortstål	Miele-App	•
Betjening	SensorTouch	Kapasitet	399 l
Komfort	DailyFresh, DynaCool, ComfortClean, XL interior, VarioRoom, LED-belysning Superkjøl, SoftClose, FlexiBoard, Side-byside, Akustisk og optisk døralarm	Lydnivå	36 dBA / C
		Årlig forbruk	122,6 kWh/år/ E
		Produktmål HxBxD	1850 x 600 x 675 mm

Type	Frittstående kjøleskap	Håndtak	EasyOpen
Farge	CleanSteel	Miele-App	•
Betjening	FreshTouch	Kapasitet	386 l
Komfort	PerfectFresh Pro, DynaCool, ComfortClean XL interior, VarioRoom, FlexiLight 2.0, Fan lighting, Superkjøl, SoftClose, SelfClose, FlexiBoard, Side-by-side, Akustisk og optisk døralarm, Tørr bakvegg – CleanSteel	Lydnivå	35 dBA / B
		Årlig forbruk	134,3 kWh/år/ D
		Produktmål HxBxD	1850 x 600 x 675 mm



# FRITTSTÅENDE FRYSESKAP



**NoFrost**



**FNS 4382E**  
 M.-nr. Hvit, 11953050  
**Pris: 16.499,-**  
 M.-nr. Stål, 11953070  
**Pris: 17.299,-**

- E
- 38 dB
- NoFrost
- SoftClose
- SensorTouch

Type	Frittstående fryseskap	Håndtak	EasyHandle
Farge	Hvit eller Stål look	Miele-App	–
Betjening	SensorTouch	Kapasitet	278 l
Komfort	NoFrost, SuperFrost, ComfortClean Side-by-side, Optisk og akustisk alarm	Lydnivå	38 dBA / C
		Årlig forbruk	247,8 kWh/år / E
		Produktmål HxBxD	1850 x 600 x 675 mm



**FNS 4782E**  
 M.-nr. Hvit, 11953210  
**Pris: 18.899,-**  
 M.-nr. Stål, 11953240  
**Pris: 20.499,-**  
 M.-nr. SortStål, 12303630  
**Pris: 21.299,-**

- E
- 38 dB
- NoFrost
- SoftClose
- SensorTouch

Type	Frittstående fryseskap	Håndtak	EasyOpen
Farge	Hvit, CleanSteel eller SortStål	Miele-App	•
Betjening	SensorTouch	Kapasitet	278 l
Komfort	NoFrost, SuperFrost, ComfortClean, SoftClose, Side-by-side, Optisk og akustisk alarm	Lydnivå	38 dBA / C
		Årlig forbruk	247,8 kWh/år / E
		Produktmål HxBxD	1850 x 600 x 675 mm



**FNS 4882D**  
 M.-nr. 11953930  
**Pris: 27.199,-**

- D
- 35 dB
- NoFrost
- SoftClose
- Touch Display
- LED

Type	Frittstående fryseskap	Håndtak	EasyOpen
Farge	CleanSteel	Miele-App	•
Betjening	FreshTouch	Kapasitet	278 l
Komfort	NoFrost, SuperFrost, ComfortClean, SoftClose, LED-belysning Side-by-side, Optisk og akustiskalarm	Lydnivå	35 dBA / B
		Årlig forbruk	198,3 kWh/år / D
		Produktmål HxBxD	1850 x 600 x 675 mm

# FRITTSTÅENDE KOMBISKAP

## PERFECTFRESH PRO

*Oppbevare mat som en proff. Matvarene holder seg ferske opptil 5x lenger. I temperaturområdet som reguleres automatisk mellom 0 °C og +3 °C, holder kjøtt, fisk og mange melkeprodukter seg opptil 3x lenger.*

*Frukt og grønnsaker holder seg friske opptil 5x så lenge, takket være den optimaliserte fuktighetsjusteringen i skuffen.*

## DAILYFRESH

*Det lille ekstra for ekstra friksere frukt og grønnsaker.*

*Den romslige skuffen i kjøledelen gir god plass til mange ferske matvarer.*

*Den justerbare åpningen på skuffen gjør det enklere å opprettholde fuktighetsnivået. Slik holder frukt og grønnsaker seg ferske lenger.*

## TOUCH-BETJENING

*Miele Touch-styring gjør betjeningen av skapet enkel og behagelig. Det elegante panelet med den intuitive betjeningen er helt uten knapper, som også gjør området veldig lett å rengjøre.*



## FLEXIBOARD

Høye beholdere får du som regel kun plass til i kjøleskapsdøren. Takket være den delte glasshyllen, Miele FlexiBoard, kan du nå også plassere disse i kjøledelen. Skyv den fremre delen av FlexiBoard under den bakre delen. Dette gir deg mer plass til høye flasker eller kartonger.

## DYNACOOOL-VENTILASJON (DYNAMISK KJØLING)

Med det dynamiske kjølesystemet sørger en vifte i kjøleskapet for intensiv og regelmessig luftsirkulasjon. Temperaturen og luftfuktigheten er dermed lik i hele skapet, slik at maten kan plasseres vilkårlig. Den høyere kjøleeffekten gir opptil 50 % raskere kjøling.

## SUPERKJØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIKK

Ved å bruke funksjonen Superkjøl oppnår du en svært hurtig avkjøling i hele kjøleskapet. Dette er stor fordel, hvis større mengder skal avkjøles på en gang. Senest etter 6 timer frakobles Superkjøl automatisk. Det samme gjelder i et fryseskap med Superfrost, hvor funksjonen brukes til innfrysing av større mengder på en gang.

## PERFECTFRESH OG PERFECTFRESH PRO

\*PerfectFresh-systemet kombinerer høyere luftfuktighet med lavere temperaturer, enten det dreier seg om grønnsaker, ost, fisk, kjøtt eller fugl, vil du kunne oppbevare matvarene dine helt ferske inntil 3 ganger så lang tid som i et vanlig kjøleskap. De nye elegante \*PerfectFresh PRO-skuffene er nå enda tettere og holder matvarene ferske enda lenger.

## NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele NoFrost-system forhindrer den sirkulerende avkjølte luften, at frysevarerne rimes til og danner is. Fryseskap med NoFrost-system skal aldri avrimes. Uttagbare plater mellom skuffene gjør det mulig å oppbevare store frysevarer. Det er ingen fryseelementer i Miele fryseskap.

## LED-BELYSNING OG FLEXILIGHT

LED-belysningen er vedlikeholdsfri og sørger for en optimal innvendig belysning. Sammenlignet med alminnelige pærer er LED-belysning ekstra økonomisk og har en betydelig lengre levetid. Miele's nye LED-glasshyllbelysning, \*FlexiLight, skaper en enestående brilliant belysning i kjøleskapet. Det følger hyllen og kan derfor plasseres fleksibelt.

## \*CLICK2OPEN-DØRÅPNING OG SOFTCLOSE-DØRLUKKING

Denne praktiske dørdempingsfunksjonen sørger for at kjøleskapsdøren kan lukkes uten problemer, uten at man risikerer at varene i skapet skades, uansett hvor hardt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre enn 30 grader lukkes døren dessuten automatisk. Det elegante dørhåndtaket overviner uten problemer kreftene fra undertrykket. Komfortabel og lett åpning av døren og elegant design i stål eller stållook avhengig av modell.

# FRITTSTÅENDE KJØLE-/FRYSESKAP

miele.no – Les mer om Miele-kjøle-/fryseskap



**KA E** **KD 4052E**  
 M.-nr.: 11980290  
**Pris: 10.399,-**

- DailyFresh
- ComfortFrost
- EasyControl
- LED



**KA E** **KD 4072E**  
 M.-nr. Hvit, 11980270  
**Pris: 10.099,-**  
 M.-nr. Stål look, 11980280  
**Pris: 10.899,-**

- DailyFresh
- ComfortFrost
- EasyControl
- LED

Type	Kjøle-/fryseskap	Håndtak	Integrert SideOpen kort
Farge	Stål look	Miele-App	—
Betjening	EasyControl	Kapasitet kjø/frys	94 l / 195 l
Komfort	DailyFresh, DyplexCool, ComfortFrost, LED-belysning, Superfrost, Akustisk døralarm	Lydnivå	39 dB(A) / C
		Årlig forbruk	228 kWh/år / E
		Produktmål HxBxD	1760 x 600 x 650 mm

Type	Kjøle-/fryseskap	Håndtak	Integrert SideOpen kort
Farve	Hvit eller Stål look	Miele-App	—
Betjening	EasyControl	Kapasitet kjø/frys	94 l / 214 l
Komfort	DailyFresh, DyplexCool, ComfortFrost, LED-belysning, Superfrost, Akustisk døralarm	Lydnivå	39 dB(A) / C
		Årlig forbruk	233 kWh/år / E
		Produktmål HxBxD	1860 x 600 x 650 mm



**KA E** **KDN 4074E**  
 M.-nr. Hvit, 11980340  
**Pris: 11.199,-**  
 M.-nr. Stål look, 11980330  
**Pris: 11.999,-**

- DailyFresh
- NoFrost
- EasyControl
- LED
- VeggieBox



**C** **KF 4392C**  
 M.-nr. Hvit, 11980170  
**Pris: 14.399,-**  
 M.-nr. Stål look, 11980190  
**Pris: 15.199,-**

- DailyFresh ExtraCool
- ComfortFrost
- Touch Display
- LED

Type	Kjøle-/fryseskap	Håndtak	Integrert SideOpen lang
Farge	Hvit eller Stål look	Miele-App	—
Betjening	EasyControl	Kapasitet kjø/frys	89 l / 216 l
Komfort	DailyFresh, VeggieBox, DyplexCool, NoFrost, LED-belysning, Superfrost, Akustisk og optisk døralarm	Lydnivå	42 dB(A) / D
		Årlig forbruk	239 kWh/år / E
		Produktmål HxBxD	1860 x 600 x 650 mm

Type	Kjøle-/fryseskap	Håndtak	Integrert SideOpen kort
Farge	Hvit eller Stål look	Miele-App	—
Betjening	TouchControl	Kapasitet kjø/frys	94 l / 249 l
Komfort	DailyFresh ExtraCool, DyplexCool, DynaCool, ComfortFrost, LED-belysning, Superkjøl-/frost, Akustisk og optisk døralarm	Lydnivå	38 dB(A) / C
		Årlig forbruk	149 kWh/år / C
		Produktmål HxBxD	2010 x 600 x 650 mm

# FRITTSTÅENDE KJØLE-/FRYSESKAP



**E** **KFN 4374E**

M.-nr. Hvit, 11980150  
**Pris: 13.599,-**

M.-nr. Stål look, 11980160  
**Pris: 14.399,-**

- DailyFresh Extra Cool
- NoFrost
- EasyControl
- LED



**E** **KFN 4394E**

M.-nr. Hvit, 11979530  
**Pris: 14.399,-**

M.-nr. Stål look, 11979910  
**Pris: 15.199,-**

- DailyFresh Extra Cool
- NoFrost
- EasyControl
- LED

Type	Kjøle-/fryseskap	Håndtak	Integrert SideOpen lang
Farge	Hvit eller Stål look	Miele-App	–
Betjening	EasyControl	Kapasitet kjø/frys	89 l / 237 l
Komfort	DailyFresh ExtraCool, DynaCool, NoFrost, LED-belysning, Superkjøl-/frost, Akustisk og optisk døralarm	Lydnivå	39 dB(A) / C
		Årlig forbruk	238 kWh/år / E
		Produktmål HxBxD	1860 x 600 x 650 mm

Type	Kjøle-/fryseskap	Håndtak	Integrert SideOpen lang
Farge	Hvit eller Stål look	Miele-App	–
Betjening	EasyControl	Kapasitet kjø/frys	89 l / 279 l
Komfort	DailyFresh ExtraCool, DynaCool, NoFrost, Eco mode, LED-belysning, Superkjøl-/frost, Akustisk og optisk døralarm	Lydnivå	39 dB(A) / C
		Årlig forbruk	238 kWh/år / E
		Produktmål HxBxD	2030 x 600 x 660 mm



**D** **KFN 4393D**

M.-nr. Hvit, 12335990  
**Pris: 18.099,-**

M.-nr. Stål look, 12335980  
**Pris: 18.899,-**

- DailyFresh
- NoFrost
- SensorTouch
- LED



Type	Kjøle-/fryseskap	Håndtak	Integrert SideOpen
Farge	Hvit eller Stål look	Miele-App	–
Betjening	SensorTouch	Kapasitet kjø/frys	132 l / 227 l
Komfort	DailyFresh, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, ComfortClean, VarioRoom, LED-belysning, Superkjøl-/frost, Akustisk og optisk døralarm	Lydnivå	36 dB(A) / C
		Årlig forbruk	210 kWh/år / D
		Produktmål HxBxD	2010 x 600 x 675 mm

**DailyFresh**



**C** **KFN 4395C**

M.-nr. Hvit, 12336010  
**Pris: 18.099,-**

M.-nr. Stål look, 12336000  
**Pris: 18.899,-**

DailyFresh  
NoFrost  
SensorTouch  
LED



**C** **KFN 4795C**

M.-nr. Hvit, 12335920  
**Pris: 21.599,-**

M.-nr. CleanSteel, 12335910  
**Pris: 23.199,-**

M.-nr. SortStål, 12335900  
**Pris: 23.999,-**

M.-nr. BlackBoard, 12335890  
**Pris: 25.599,-**


DailyFresh  
NoFrost  
SensorTouch  
FlexiBoard  
MobileControl

Type	Kjøle-/fryseskap	Håndtak	Integrert SideOpen
Farge	Hvit eller Stål look	Miele-App	–
Betjening	SensorTouch	Kapasitet kjø/frys	103 l / 268 l
Komfort	DailyFresh, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, ComfortClean, VarioRoom, LED-belysning, Superkjøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm	Lydnivå	35 dB(A) / B
		Årlig forbruk	162 kWh/ år / C
	Produktmål HxBxD	2010 x 600 x 675 mm	

Type	Kjøle-/fryseskap	Håndtak	EasyOpen BlackBoard har Click2Open
Farge	Hvit, CleanSteel, Sort-Stål eller BlackBoard	Miele-App	•
Betjening	SensorTouch	Kapasitet kjø/frys	103 l / 270 l
Komfort	DailyFresh, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, FlexiBoard, ComfortClean, SoftClose, VarioRoom, LED-belysning, Superkjøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm	Lydnivå	33 dB(A) / B
		Årlig forbruk	129 kWh/år / B
	Produktmål HxBxD	2010 x 600 x 675 mm	

## FLEXIBOARD

Miele FlexiBoard, kan du nå også plassere disse i kjøledelen. Skyv den fremre delen av FlexiBoard under den bakre delen. Dette gir deg mer plass til høye flasker eller kartonger.



Tørr bakvegg – CleanSteel



**C** **KFN 4796C**

M.-nr. 11954070  
**Pris: 28.499,-**

Gjeldende fra mars 2024

- 34 dB
- DailyFresh
- LED
- MobileControl
- NoFrost

**NYHET**

Type	Integrert kjøle-/fryseskap	Håndtak	EasyOpen
Farge	Kabinett: Sølv, Front: CleanSteel	Miele-App	•
Betjening	SensorTouch	Kapasitet kjø/frys	348 l / 138 l
Komfort	Dailyfresh, LED-belysning, DynaCool, DuplexCool, NoFrost, ComfortClean, VarioRoom XL-interior SoftClose, 2 temp.soner	Lydnivå	34 dB(A) / B
		Årlig forbruk	184 kWh/ år / C
		Produktmål HxBxD	2015 x 747 x 675 mm



**C** **KFN 4797C**

M.-nr. Hvit, 12335970  
**Pris: 22.499,-**

M.-nr. CleanSteel, 12335930  
**Pris: 23.999,-**

- PerfectFresh Pro
- NoFrost
- SensorTouch
- FlexiBoard
- MobileControl

Type	Kjøle-/fryseskap	Håndtak	EasyOpen
Farge	Hvit eller CleanSteel	Miele-App	•
Betjening	SensorTouch	Kapasitet kjø/frys	103 l / 259 l
Komfort	PerfectFresh Pro, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, FlexiBoard, ComfortClean, SoftClose, VarioRoom, LED-belysning, Superkjøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm, Tørr bakvegg - hvit	Lydnivå	33 dB(A) / B
		Årlig forbruk	180 kWh/ år / C
		Produktmål HxBxD	2010 x 600 x 675 mm



**D** **KFN 4799D**

M.-nr. CleanSteel, 11951450  
**Pris: 27.999,-**

- DailyFresh
- NoFrost
- SensorTouch
- FlexiBoard
- MobileControl
- Mylce

Type	Kjøle-/fryseskap	Håndtak	EasyOpen
Farge	Hvit eller CleanSteel	Miele-App	•
Betjening	SensorTouch	Kapasitet kjø/frys	104 l / 270 l
Komfort	DailyFresh, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, Mylce*, FlexiBoard, ComfortClean, SoftClose, VarioRoom, LED-belysning, Superkjøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm	Lydnivå	35 dB(A) / B
		Årlig forbruk	203,3 kWh/ år / D
		Produktmål HxBxD	2010 x 600 x 675 mm



**Mylce**

\*Mylce beholder til vannpåfylling



**A** **KFN 4797A**  
 M.-nr. CleanSteel, 12178640  
**Pris: 30.899,-**

- PerfectFresh Pro
- NoFrost
- SensorTouch
- LED



**A** **KFN 4898A**  
 M.-nr. SortStål, 12157010  
**Pris: 46.399,-**  
 M.-nr. Hvit, 12156960  
**Pris: 46.399,-**  
 M.-nr. Grafittgrå, 12156970  
**Pris: 46.399,-**

- PerfectFresh Active
- NoFrost
- FreshTouch
- FlexiLight 2.0
- Freeze & Cool

Type	Kjøle-/fryseskap	Håndtak	EasyOpen
Farge	CleanSteel	Miele-App	•
Betjening	SensorTouch	Kapasitet kjøl/frys	103 l / 259 l
Komfort	PerfectFresh Pro, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, FlexiBoard, ComfortClean, SoftClose, VarioRoom, LED-belysning, Superkjøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm, Tørr bakvegg - hvit	Lydnivå	33 db(A) / B
		Årlig forbruk	115 kWh/år / A
		Produktmål HxBxD	2010 x 600 x 675 mm

Type	Kjøle-/fryseskap	Håndtak	EasyOpen
Farge	Hvit, CleanSteel, Sort-Stål eller Grafittgrå	Miele-App	•
Betjening	FreshTouch	Kapasitet kjøl/frys	103 l / 259 l
Komfort	PerfectFresh Active, Freeze&Cool, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, FlexiBoard, ComfortClean, SoftClose, VarioRoom, FlexiLight 2.0, Superkjøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm, Tørr bakvegg -CleanSteel	Lydnivå	33 dB(A) / B
		Årlig forbruk	115 kWh/år / A
		Produktmål HxBxD	Hvit / Grafittgrå: 2010 x 600 x 682 mm SortStål: 2010 x 600 x 675 mm

## FREEZE&COOL

Freeze&Cool skuffen er fleksibel, den kan brukes som enten frys eller kjøle seksjon. Dette sikrer optimal oppbevaring av forskjellige typer Matvarer.



Freeze&Cool





Miele 5°C -16°C

Miele DYNAMIC

0°C Zone

Miele DYNAMIC



## Håndtak x 3 DS 7003 PureLine

Håndtak til ettermontering på ovner (H 7xxx B/BP), kompaktovner med mikrobølgeovner (H 7xxx BM), dampovner (DG 7xxx), dampovner med ovnfunksjon (DGC 7xxx) og mikrobølgeovner (M 7xxx)

- Kan monteres på begge ovennevnte innbygningsprodukter og kjøkkenfronter
- Ettermontering av håndtak på produkter med mikrobølge skal foretas av Miele Service
- Inneholder 3 stk. PureLine-håndtak

M.-nr. CleanSteel 11345870 **Pris: 2.599,-**



## Håndtak DS 7000 PureLine

Håndtak til ettermontering på ovner (H 7xxx B/BP), kompaktovner med mikrobølgeovner (H 7xxx BM), dampovner (DG 7xxx), dampovner med ovnfunksjon (DGC 7xxx) og mikrobølgeovner (M 7xxx)

- Kan monteres på begge ovennevnte innbygningsprodukter og kjøkkenfronter
- Ettermontering av håndtak på produkter med mikrobølge skal foretas av Miele Service
- Inneholder 1 stk. PureLine-håndtak

M.-nr. CleanSteel 11345890 **Pris: 1.739,-**



## Håndtak DS 7000 VitroLine

Håndtak til ettermontering på ovner (H 7xxx B/BP), kompaktovner med mikrobølge (H 7xxx BM), dampovner (DG 7xxx), dampovner med ovnfunksjon (DGC 7xxx) og mikrobølgeovner (M 7xxx)

- Kan monteres på begge ovennevnte innbygningsprodukter og kjøkkenfronter
- Ettermontering av håndtak på produkter med mikrobølge skal foretas av Miele Service
- Inneholder 1 stk. VitroLine-håndtak

M.-nr. Brillanthvit 11345940 **Pris: 3.479,-**

M.-nr. Obsidiansort 11345930 **Pris: 3.479,-**

M.-nr. Grafittgrå 11345950 **Pris: 3.479,-**



## Originalt stekebrett HBB 71

Til baking av småkaker og tynne kaker.

- Passer til FlexiClip-uttrekk eller kan settes direkte på rillene (til steking og baking på flere riller i ovnen på samme tid)
- PerfectClean-overflate
- Passer til ovner: H 2000, H 6000 og H 7000 76 l og DGC XL/XXL

M.-nr. 9519820 **Pris: 1.229,-**



## Universalpanne HUBB 71 / 91

Ideelt når du skal bake kaker med et tykt lag på toppen.

- Som dryppbakke til kjøttsaft eller fett fra steking og grill
- Passer til FlexiClip-uttrekk eller kan settes direkte på rillene
- PerfectClean-overflate
- Passer til ovner: H 2000, H 6000 og H 7000 76 l og DGC 6000/7000

HUBB 71 til ovner med 76 l ovnsrom

M.-nr. 9519840

**Pris: 1.399,-**

HUBB 91 til 90 cm bred ovn

M.-nr. 9520680

**Pris: 2.879,-**



## Gourmet-stekebrett med hull HBBL 71

Til sprø kaker, boller, pommes frites, småkaker og pizza med sprø skorpe.

- Passer til FlexiClip-uttrekk eller kan settes direkte på rillene
- PerfectClean-overflate
- Passer til ovner med 76 l ovnsrom H 2000 og H 7000 76 l og DGC XL/XXL

M.-nr. 9520620

**Pris: 1.399,-**




HUBB 71 stekebrett

## MIELE- ORIGINALE BAKE- OG STEKERISTER

Miele stekeovner og dampovner leveres med en bake- og stekerist. Hvis du bruker ovnen din i langt større omfang og baker og steker på flere riller samtidig, kan du kjøpe ekstra rister.

Miele rister kan brukes som underlag til bakeformer, men er også ideelle, når du skal steke eller grille pølser og kjøtt.

De passer perfekt sammen med Miele universalpanner, så fett kan samles opp.



### Bake- og stekerist med PyroFit HBHR 72

- Underlag til bakeformer og Gourmetpanner.
- Ideel til grill direkte på risten
  - Passer perfekt til Miele bakebrett/drypbakker, hvor kjøttsaften kan samles opp
  - Passer til FlexiClip-uttrekk eller kan anvendes på rillene
  - Lett, automatisk rengjøring.  
La risten sitte i ovnen under pyrolyse
  - Til ovner med 76 l ovnsrom

M.-nr. 9520640

Pris: 1.399,-




### Pizza-/terteform med Miele emblem BFL 27-1

- Rundt stekebrett med overflate foredlingen PerfectClean
- 27 cm i diameter - kan settes på risten
  - For steking av pizza, quiche, terter osv
  - Setter seg ikke fast - trenger verken bakepapir eller smøring
  - Svært røpefast
  - Superenkel rengjøring pga. overfalteforedlingen PerfectClean

M.-nr. 9520730

Pris: 1.059,-



### Bake- og stekerist HBHR 92

- Underlag til bakeformer og Gourmetpanner.
- Ideel til grill direkte på risten
  - Passer perfekt til Miele bakebrett/drypbakker, hvor kjøttsaften kan samles opp
  - Passer til FlexiClip-uttrekk eller kan anvendes på rillene
  - Lett automatisk rengjøring.  
La risten sitte i ovnen under pyrolyse
  - Til ovner med 90 l ovnsrom

M.-nr. 9520700

Pris: 2.619,-



### Pizza-/terteform med hull HBFP 27-1

- Til å bake sprø pizzaer og terter i kombinasjon med KlimaPlus.
- Ideel til baking av rundstykker, briocher, croissants, pizzaer og terter
  - Optimal dampfordeling ved KlimaPlus via hullene
  - Non stick-overflate, særlig robust takket være PerfectClean
  - Bakepapir eller smøring ikke nødvendig
  - 27 cm i diameter – skal settes på en rist

M.-nr. 10116800

Pris: 879,-



### Bake- og stekerist HBHR 71

- Underlag til bakeformer og Gourmetpanner.
- Ideel til grill direkte på risten
  - Passer perfekt til Miele bakebrett/drypbakker, hvor kjøttsaften kan samles opp
  - Passer til FlexiClip-uttrekk eller kan anvendes
  - Lett å rengjøre
  - Til ovner med 76 l ovnsrom og DGC XL/XXL

M.-nr. 9524950

Pris: 1.149,-



### Gourmet bake- og pizzastein HBS 70

- For resultater som fra en tradisjonell steinovn
- Til steking av pizza, foccacia, brød og rundstykker
  - Av spesialkeramikk - svært jevne, sprø resultater
  - Kan brukes som varmeplate på bordet i ca. 25 min
  - Absorberer fuktighet optimalt fra deigen
  - Enkel regjering takket være kvalitetsglasuren
  - Skyvespade av tre medfølger

M.-nr. 11901190

Pris: 3.339,-



### Pizza-/terteform HBF 27-1

- Rundt stekebrett med overflate foredlingen PerfectClean
- 27 cm i diameter - kan settes på risten
  - For steking av pizza, quiche, terter osv
  - Setter seg ikke fast - trenger verken bakepapir eller smøring
  - Svært røpefast
  - Superenkel rengjøring pga. overfalteforedlingen PerfectClean

M.-nr. 9520720

Pris: 879,-

## MIELE ORIGINALE GRILL- OG STEKEBRETT TIL HUBB

Miele grill- og stekebrett plasseres helt enkelt oppå Miele gourmetpanne, når du skal grille eller steke. Den er ideell til å samle opp kjøttssaften. Grill- og stekebrettet forhindrer til gjengjeld, at kjøttssaften brenner seg. Saften kan brukes til å lage en deilig saus. Miele grill- og stekebrett beskytter også ovnen din mot fettsprut, hvilket gjør rengjøringen av ovnen mye enklere.

### FlexiClip-uttrekkskinner

Skinne gjør det mulig å ta stekebrett, bake- og stekerist og Gourmetpanne ut av ovnen, uten at de tipper.

Så kan du pensle eller vende en stek utenfor den varme ovnen uten at du risikerer å brenne deg. Du kan også lett plassere universalpanner, stekebrett, rister og Gourmetpanner direkte på FlexiClip-skinne i forskjellige riller. Det kan settes inn inntil 3 sett med FlexiClip-skinne i ovnen samtidig (= 3 riller).



### Grill- og stekebrett HGBB 71 / HGBB 91

Ideel, når du skal steke og grille.

- Passer perfekt sammen med en HUBB 71 / 91 stekebrett
- Rillerne i platen gjør, at pizzaen alltid får en deilig sprø bunn
- Kjøttssaft og fett brenner iseg ikke fast på overflaten
- Beskytter og reduserer fettsprut

HGBB 71 til ovner med 76 L ovnsrom samt DGC XL/XXL

M.-nr. 9520630 **Pris: 1.399,-**

HGBB 91 til ovner med 90 L ovnsrom

M.-nr. 9520690 **Pris: 2.879,-**

### FLEXICLIP-UTTREKSKINNER

	H 2xxx H 71xx H 72xx	H 73xx H 74xx H 75xx H 76xxx H 786x	H 7890 BP	DGC 7xxx XL / XXL
HFC 70-C M.nr. 10581490 Pris: 1.929,- 	•			
HFC 71 PerfectClean M.-nr. 9520660 Pris: 2.499,- 	•			•
HFC 72 PyroFit M.-nr. 9520670 Pris: 2.929,- 		•		
HFC 92 PyroFit M.-nr. 9520710 Pris: 3.339,- 			•	





**Gourmet-panne til induksjon  
HUB 5001-M**

Maks. kapasitet ca. 8 kg

- Utvendige mål: BxDxH 44,8x26,8x8,6 cm
- Laget i helstøpt aluminium, håndstøpt
- Lett å rengjøre takket være non stick-overflate
- Kan brukes i ovner/platetopper (untatt gass)
- Løkk kjøpes separat, HBD 60-22

Passer til ovner med 76 L ovnsrom og DGC XL/XXL

M.-nr. 10314270 **Pris: 3.669,-**



**Gourmet-panne til stekeovner  
HUB 5001-XL**

Maks. kapasitet ca. 8 kg

- Ytre mål: BxDxH 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
- Av aluminiumstøpegods, håndstøpt
- Enklere rengjøring med Non-stick-belegg
- Uten deksel i rustfritt stål HBD 60-35
- Til bruk i stekeovner

M.-nr. 10314310 **Pris: 4.689,-**



**Løkk til Gourmet-panne  
HBD 60-22**

Til Gourmet-panne HUB 61-22, 62-22, 5000 M og 5001 M.

- Leveres ikke med Gourmet-panne
- Laget av førsteklasses rustfritt stål
- Ikke egnet til ovner med mikrobølger eller til grill

M.-nr. 5136950 **Pris: 1.669,-**



**Løkk til Gourmet-panne  
HBD 60-35**

Til HUB 61-35 og HUB 5000 XL Gourmet-panne.

- Leveres ikke med Gourmet-panne.
- Laget av førsteklasses rustfritt stål.
- Ikke egnet til ovner med mikrobølger eller til grill.

M.-nr. 5136960 **Pris: 1.929,-**



**Dekningslist HKL 60**

Panel til skjule kanter på kjøkkenelementer imelleom Miele-produkter når de er installert i loddrett kombinasjon. Kan brukes til GEN7000.

M.-nr. 7114780 Rustfritt stål  
M.-nr. 7114780 Obsidiansort

**Pris: 589,-**  
**Pris: 629,-**



**Dekklister til Gourmet-  
varmeskuffer ESWKL 60 TFSW**

Sort dekkliste til å skjule smal stålkant på Miele-gourmet-varmeskuffer, når en sort Gourmet-varmeskuff monteres under ovn. Kan brukes til GEN7000.

- Kun til ESW 7xxx

M.-nr. 11179710 **Pris: 929,-**



**Montasjeplate ENB 1060**

Montasjeplate for optimal avstand mellom Miele-innbyggingsprodukter. Brukes mellom 2 ovner (ovenpå hverandre), hvis der ikke er skaphyller imellom. Kan brukes til GEN7000.

- Inkl. skruer og mal

M.-nr. 10810730 **Pris: 1.179,-**



**Gourmetpanne til induksjon**



### DGG 2 tett panne

- Kapasitet: 2,5 liter, nominell kapasitet: 2,0 liter
- BxDxH: 325x176x60 mm
- For tilberedning av retter i sauser, kraft og vann (f.eks. ris og pasta)

M.-nr. 5001390

Pris: 449,-



### DGG 3 tett panne

- Kapasitet: 4,0 liter, nominell kapasitet: 3,1 liter
- BxDxH: 325x265x65 mm
- For tilberedning av retter i sauser, kraft og vann

M.-nr. 5001400

Pris: 539,-



### DGG 7 tett panne

- Kapasitet: 4,0 liter, nominell kapasitet: 2,8 liter
- BxDxH: 325x176x100 mm
- For tilberedning av retter i sauser, kraft og vann (f.eks. ris og pasta)

M.-nr. 8019361

Pris: 539,-



### DGG 9 tett panne

Til tilberedning av retter i sauser, kraft, vann (f.eks. ris og pasta)

- Kapasitet: 5,7 l, nyttevolum: 4,2 l
- Passer ikke til DG 7000
- Utvendige mål HxBxD: 325x176x150 mm

M.-nr. 8015103

Pris: 599,-



### DGGL 1 perforert panne

- Kapasitet: 1,5 liter, nominell kapasitet: 0,9 liter
- BxDxH: 325x176x40 mm
- For koking eller steking av grønnsaker, fisk, kjøtt og poteter osv.

M.-nr. 5001370

Pris: 539,-



### DGGL 4 perforert panne

- Kapasitet t: 4,0 liter, nominell kapasitet: 3,1 liter
- BxDxH: 325x265x60 mm
- For koking eller steking av grønnsaker, fisk, kjøtt og poteter osv.

M.-nr. 5379570

Pris: 709,-



### DGGL 8 perforert panne

- Kapasitet t: 2,0 liter, nominell kapasitet: 1,7 liter
- BxDxH: 325x265x40 mm
- For koking eller steking av grønnsaker, fisk, kjøtt og poteter osv.

M.-nr. 8227240

Pris: 539,-



### DGGL 12 dampovnpinne med hull

For tilberedning av grønnsaker, fisk, kjøtt m.m.

- Kapasitet: 5,4 l, nominell kapasitet: 3,3 l
- Utvendige mål HxBxD: 40x448x386 mm

M.-nr. 8249430

Pris: 879,-



### DGGL 20 dampovnpinne med hull

For tilberedning av grønnsaker, fisk, kjøtt m.m.

- Kapasitet: 2,4 l, nominell kapasitet: 1,8 l
- Utvendige mål HxBxD: 40x450x190 mm

M.-nr. 8285410

Pris: 619,-



### DGG 16 tett panne

Til tilberedning av retter i sauser, kraft, vann (f.eks ris og pasta)

- Kapasitet: 0,77 liter
- Utvendige mål HxBxD: 20x325x176 mm

M.-nr. 8109060

**Pris: 269,-**



### DGG 20 dampovnpinne uten hull

Til tilberedning av retter i sauser, kraft, vann (f.eks ris og pasta)

- Kapasitet: 2,4 l, nominell kapasitet: 1,8 l
- Utvendige mål HxBxD: 40x450x190 mm

M.-nr. 8246340

**Pris: 449,-**



### DGG 50-120 perforert panne

Til tilberedning av retter i sauser, kraft, vann (f.eks ris og pasta)

- Kapasitet: 5,5 liter
- Passer alle DG 7000 og DGM 7000
- Kan ikke brukes i mikrobølgeovn
- Utvendige mål HxB: 375x197 mm

M.-nr. 11323320

**Pris: 709,-**



### DGD 50 lokk

- Lokk av rustfritt stål
- Passer alle panner med dybde på 197 mm
- BxD: 375x197 mm

M.-nr. 11323340

**Pris: 449,-**



### DGD 1/2 og DGD 1/3 lokk

- DGD 1/2: Lokk av rustfritt stål. Passer til DGG 3 BxD: 325x265 mm
- DGD 1/3: Lokk av rustfritt stål. Passer til DGG 2 og DGG 7 BxD: 325x 176 mm

DGD 1/2: M.-nr. 7623900

**Pris: 449,-**

DGD 1/3: M.-nr. 8109071

**Pris: 269,-**



### DGG 50 - 40 dampovnpinne uten hull

- Kapasitet: 2,0 liter, nominell kapasitet: 1,4 liter
- BxDxH: 375x197x40 mm
- Må ikke anvendes i mikrobølgeovn!

M.-nr. 10168200

**Pris: 369,-**



### DGG 50 - 40 dampovnpinne med hull

- Kapasitet: 2,0 liter, nominell kapasitet: 1,4 liter
- BxDxH: 375x197x40 mm
- Må ikke anvendes i mikrobølgeovn!

M.-nr. 10168190

**Pris: 619,-**




### DGG 50 - 80 dampovnpinne uten hull

- Kapasitet: 4,1 liter, nominell kapasitet: 3,5 liter
- BxDxH: 375x197x80 mm
- Må ikke anvendes i mikrobølgeovn!

M.-nr. 10168230

**Pris: 539,-**



### DGA Underrist

Underrist for god utnyttelse av ovnsrommet

- Passer Miele dampovner XL (48 l)
- Muliggjør bruk av Gastronom panner

M.-nr. 8249560

Pris: 619,-



### DGSE 1 serveringsform

- For DDG 16, DGG 14, DGG 2, DGGL1
- Kan også brukes som ildfast form i Miele stekeovner (opptil 230 grader)
- Egnert for langtidstilberedning av mat i Miele Gourmet varmeskuff. Skål og lokk av porselen fra Villeroy og Boch

M.-nr. 9438520

Pris: 2.259,-



### DGGL 100 - 40 dampovnpinne med hull

- Kapasitet: 4,0 liter, nominell kapasitet: 3,4 liter
- BxDxH: 375x394x40 mm
- Må ikke anvendes i mikrobølgeovn!

M.-nr. 10170300

Pris: 789,-



### DGG 100 - 40 dampovnpinne uten hull

- Kapasitet t: 4,0 liter, nominell kapasitet: 3,4 liter
- BxDxH: 375x394x40 mm
- Må ikke anvendes i mikrobølgeovn!

M.-nr. 10170290

Pris: 619,-



### DMGS 1/1 – 30 L glass fat

Til tilberedning av retter i mikrobølgeovn

- Kan også anvendes som dryppbakke ved tilberedning med damp
- Passer til dampovner DG 7xxx samt dampovner med mikrobølger DGM 6xxx og DGM 7xxx

M.-nr. 10168180

Pris: 959,-



### MBFG 30 rund glassform

Rund glassform til baking eller som fettpanne

- For 46 l mikrobølgeovn eller stekeovn

M.-nr. 9711960

Pris: 449,-







### Wokpanne CombiSet CSWP 1400

- For Miele SmartLine-elementer med induksjonswok
- Kontroll-induksjonsteknikk: til beskyttelse av kvalitetsbelegg

M.-nr. 7132780

**Pris: 7.179,-**



### Gourmet grillpanne GGRP

- Transformer din Miele PowerFlex-induksjonsso-  
ne til en førsteklasses grill
- Laget i helstøpt aluminium, håndstøpt
- Optimal varmfordeling
- Fettfattig matlaging og lett rengjøring  
takket være den spesielle non stick-overflate
- Fire små silikoneputer under grillplaten sikrer,  
at grillplaten står fast på platetoppen

M.-nr. 10009310

**Pris: 3.319,-**



### Grillplatte CSGP 1400

- Perfekt tilpasset Miele CombiSet-elementer  
CS 1322 BG
- Kan brukes på begge sider, én side er riflet  
og én er glatt
- Av støpejern med emaljert overflate
- Inkluderer avtakbart håndtak for høyre-  
og venstrehendte

M.-nr. 7094120

**Pris: 4.089,-**



### Teppan Yaki KMTY

Teppan Yaki i rustfritt stål for bruk på induksjonstopp  
med PowerFlex

M.-nr. 11555900

**Pris: 4.499,-**



### Silikonføtter SF GGRP

4 silikonføtter til Miele Gourmet grillpanne

M.-nr. 11639680

**Pris: 139,-**



### Deksel med svart gitter DAAG 100

- For å legges inn i åpningen til ventilatoren
- For KMDA 7272 / KMDA 7473
  - Planlimt integrasjon i glasskeramikk
  - Med 2 svarte gitter
  - Enkel rengjøring i oppvaskmaskin

M.-nr. 12228470

**Pris: 1.229,-**



### Deksel med gitter i rustfritt stål DAAG 200

- For å legges inn i åpningen til ventilatoren
- For KMDA 7272 / KMDA 7473
  - Planlimt integrasjon i glasskeramikk
  - Med 2 svarte gitter
  - Enkel rengjøring i oppvaskmaskin

M.-nr. 12228500

**Pris: 1.229,-**



**Fiskars startsett i 4 deler  
KMTS 5704-2**

Fiskars «All Steel» startsett (4 deler) Gryter i børstet, rustfritt stål kun hos Miele.

- Perfekt tilpasset Miele's induksjonstopper
- Stekepanne med Hardtec superior+™-slippbelegg
- Måleskala på innsiden
- 1 stekepanne, 1 kasserolle (1,5l), 2 gryter (2,5/4l)

M.-nr. 11945190

**Pris: 5.489,-**



**Fiskars stekepanne  
KMBP 2800-2**

Fiskars «All Steel» stekepanne (28 cm) av rustfrittstål for en varig effekt selv ved høye temperaturer.

- Hardtec superior+™ – slippbelegg med 4 lag
- Jevn og effektiv oppvarming på alle typer platetopper
- Stekepanne på 28 cm Ø
- Fri for PFOA og PFOS

M.-nr. 11945200

**Pris: 1.669,-**



**Fiskars gryte 4 liter  
KMKT 2040-2**

Fiskars «All Steel» gryte (20 cm, 4 liter) Gryter i børstet, rustfritt stål kun hos Miele.

- Perfekt tilpasset Miele's induksjonstopper
- Måleskala på innsiden
- Ergonomisk håndtak
- Minimal støytvikling med 5-lags bunn.

M.-nr. 11945210

**Pris: 2.009,-**



**Fiskars gryte 2,5 liter  
KMKT 1825-2**

Fiskars «All Steel» gryte (18 cm, 2,5 liter) Gryter i børstet, rustfritt stål kun hos Miele.

- Perfekt tilpasset Miele's induksjonstopper
- Måleskala på innsiden
- Ergonomisk håndtak
- Minimal støytvikling med 5-lags bunn.

M.-nr. 11945220

**Pris: 1.669,-**



**Fiskars gryte 6 liter  
KMKT 2460-2**

Fiskars «All Steel» gryte (24 cm, 6 liter) Gryter i børstet, rustfritt stål kun hos Miele.

- Perfekt tilpasset Miele's induksjonstopper
- Måleskala på innsiden
- Ergonomisk håndtak
- Minimal støytvikling med 5-lags bunn.

M.-nr. 11945230

**Pris: 2.669,-**





## Miele-kaffebønner Black Edition - One for all

- Den idealee all-toumd kaffebønner til espresso, kaffe og kaffespesialiteter med melk
- Utsøkt balnding av fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
- Utviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele espressomaskiner
- Bløt og kremet aroma med subtil syrlighet og diskre fruktaktige toner
- Fyldig og avbalansert intensitet
- Fairtrade og bio-sertifisert DE-ÖKO-001 ikke EI-landbruk
- Innhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11030080 **Pris: 469,-**



## Miele-kaffebønner Black Edition - Espresso

- deel til kaffespesialiteter med melk
- Utsøkt blanding av de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
- Utviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele espressomaskiner
- Fyldig smak med diskret blomster- og fruktaktig karakter
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbruk
- Innhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11029350 **Pris: 469,-**



## Miele-kaffebønner Black Edition - Café crema

- Ideel til kaffespesialiteter med melk
- Utsøkt blanding av de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
- Utviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele espressomaskiner
- Fyldig smak med diskret blomster- og fruktaktig karakter
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbruk
- Innhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11029350 **Pris: 469,-**



## MB-CM-G Melkebeholder i glass

Melkebeholder i glass til kremet melkeskum.

- Til alle Miele-fritstående espressomaskiner CM

Kapasitet 0,7l

M.-nr. 11574240 **Pris: 939,-**



## MB-CVA 7000 Melkebeholder

Melkebeholder i glas til Miele-espressomaskiner til innbygging.

- Passer til Miele-CVA 7 000-serie.

M.-nr. 11234120 **Pris: 1.689,-**



## CJ Jug Miele-serveringskanne

Miele-serveringskanne 1,0 l til Miele-espressomaskiner. CVA og CM med kannefunksjon.

- Rustfritt, poleret stål i høy kvalitet
- Brudsikker Toptherm vakuüm-isoleret innsats
- Direkte brygging uten etterfylling fra espressomaskinen til kannen
- Lett rengjøring med avtagbart lokk
- Komfortabelt aroma-skyvelokk

M.-nr. 10694310 **Pris: 1.449,-**










Melkebeholder













Miele  
INDUCTION

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

# OMLUFT OG UTLUFT TIL KMDA 7476 FR/FL OG KMDA 7634 FR/FL


DFKS-U: STANDARDSETT TIL OMLUFT			
Antall	Type		M.-nr.
2	DFK-R1000	2A	M.-nr. 10811340 
2	DFK-BV 90	1A	M.-nr. 10811410 
1	DFK-BH 90	4A	M.-nr. 10811390 
1	DFK-V	3A	M.-nr. 10811360 
1	DFK-L		M.-nr. 11051270 
1	DFK-DB		M.-nr. 10820390 
1	DUU-1000-2		M.-nr. 11207310 
<b>SAMLET PAKKEPRIS</b> M.-nr. 11250350 Pris 10.109,-			

DFKS-A-1 STANDARDSETT TIL UTLUFT			
Antall	Type		M.-nr.
1	DFK-R1000	2B 2C	M.-nr. 10811340 
1	DFK-BV 90	1B 1C	M.-nr. 10811410 
1	DFK-BH 90	3C	M.-nr. 10811390 
1	DFK-A	5C	M.-nr. 10811430 
1	DFK-AK 90	4B	M.-nr. 11590720 
1	DFK-DB		M.-nr. 10820390 
1	DMK 150-1	3B 4C	M.-nr. 11258630 
<b>SAMLET PAKKEPRIS</b> M.-nr. 11737480 Pris 7.079,-			




DFKS-R: STANDARDSETT BASIS					
Antall	Type		Antall	Type	
1	DFK-R1000	2A 2B	1	DFK-BH 90	4B
1	DFK-AK 90	1A 1B	1	DFK-DB	
1	DFK-BV 90	3B			

**SAMLET PAKKEPRIS** M.-nr. 12226740 **Pris 2.309,-**











DFKS-AR: STANDARDSETT FOR UTLUFT					
Antal	Type		Antal	Type	
2	DFK-R1000	2A 2B 2C	1	DFK-A	4A 4C
2	DFK-AK 90	1A 1B 1C	1	DFK-DB	
1	DFK-BH 90	3A 3C	1	DMK 150-1	5A 3B 5C

**SAMLET PAKKEPRIS** M.-nr. 12226910 **Pris 6.319,-**




## DFKS-UR: STANDARDSETT OMLUFT

Antall	Type			Type		
2	DFK-R1000	2A 2B 2C		1	DFK-L	
1	DFK-AK 90	1A 1B 1C		1	DFK-V	5A 4B 5C 
1	DFK-BH 90	4A 4B		1	DFK-DB	
1	DFK-BV 90	3A 3B 3C		1	DUU 1500	6A 6B 5C 

SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 12226890

Pris 5.859,-






## OMLUFT MED PLUG&amp;PLAY-INSTALLASJON

Standardkjøkkenelementer

Luftføring inne i kabinettet

Utskjæring til Plug&amp;Play-adapter



Ved Plug&Play-installasjon føres filtrert luft tilbake til rommet uten ekstra kanal og Sokkelboks.

En adapter kobler ventilasjonstilkoblingen med et rundt tverrsnitt til baksiden av kjøkkenelementet, slik at luften føres tilbake til rommet gjennom en spalte mellom kjøkkenelementet, kjøkkenveggen og Sokkelen. Det aktive kullfilteret, i likhet med fettfilteret, er plassert i den øvre delen av enheten og kan enkelt tas ut og byttes ut.



### DSM 408 Styringsmodul

Til Miele DAS 4x20, DAS 4x30,  
DAS 4x40 og DAS 8x30

M.-nr. 11839890 **Pris: 1.889,-**



### Monteringslist CSZL 7000

Til samling av flere SmartLine-elementer  
i en utskjæring  
Ved montering vf flere elementer  
direkte ved siden av hverandre  
Inklusive fjærklemme for feste CSDA  
7001 FL i utskjæringen


M.-nr. 10690630 **Pris: 839,-**



### FlameGuard CSFG 7000

Deksel til å sette opp på siende av  
benkeventilatoren  
• For å hndre at gassflammer suges  
inn, festes med magnet

M.-nr. 10790580 **Pris: 2.599,-**



### Wi-fi-kommunikasjonsmodul XKM 3100 W

Wi-fi-modul til kommunikasjon mellom  
mobilenheter og Miele-produkt

M.-nr. 10441480 **Pris: 1.629,-**



### Wi-fi-kommunikasjonsmodul XKS 3100 W

Wi-fi-modul til kommunikasjon mellom  
mobilenheter og Miele-produkt  
Til kjøle-/frysenskap i K 20.000-serien

M.-nr. 10569090 **Pris: 1.399,-**



### Wi-fi-kommunikasjonsmodul XKS 3130 W

Wi-fi-modul til kommunikasjon mellom  
mobilenheter og Miele-produkt  
Til kjøle-/frysenskap i 30.000-serien

M.-nr. 10810750 **Pris: 1.399,-**







**Kanaldeksel  
DACI 900 EDST**

Kanaldeksel i rustfritt stål for alternativ utlufningsføring oppover i forlenget form.

- For PUR 98 D, DA 420x D, DA 669x D
- Fleksibel samlet produkthøyde på 600-900 mm i utlufningsdrift
- Kanalbredde 305 mm og -dybde 295 mm

M.-nr. 12140530

**Pris: 9.729,-**



**Kanaldeksel  
DACI 1290/1360 EDST**

Kanaldeksel i rustfritt stål for alternativ utlufningsføring oppover i forlenget form.

- For PUR 98 D, DA 420x D, DA 669x D
- Fleksibel samlet produkthøyde på 990-1290 mm ved utluftning, 1050-1360 i omluft
- Kanalbredde 305 mm og -dybde 295 mm

M.-nr. 12140500

**Pris: 11.879,-**




**Kanaldeksel  
DACI 1590/1660 EDST**

Kanaldeksel i rustfritt stål for alternativ utlufningsføring oppover i forlenget form.

- For PUR 98 D, DA 4208 D, DA 6698 D
- Fleksibel produkthøyde på 1290-1590 mm ved utluftning, 1350-1660 i omluft
- Kanalbredde 305 mm og -dybde 295 mm

M.-nr. 12140520

**Pris: 13.119,-**





## Kanaldeksel DACW 895 EDST

Kanaldeksel i rustfritt stål for alternativ utluftningsføring oppover i forlenget form.

- For PUR x8, DA 42x8 D, DA 6698 D
- Fleksibel produkthøyde på 600-895 mm utluftning
- Kanalbredde 290 mm og -dybde 270 mm

M.-nr. 12140580

**Pris: 3.399,-**



## Kanaldeksel DACW 1645/1755 EDST

Kanaldeksel i rustfritt stål for alternativ utluftningsføring oppover i forlenget form.

- For PUR x8, DA 42x8 D, DA 5798, DA 6698 D
- Fleksibel produkthøyde på 1005-1325 mm ved utluftning, 1135-1755 i omluft
- Kanalbredde 290 mm og -dybde 270 mm

M.-nr. 12140570

**Pris: 5.409,-**



## Kanaldeksel DACW 1325/1455 EDST

Kanaldeksel i rustfritt stål for alternativ utluftningsføring oppover i forlenget form.

- For PUR x8, DA 42x8 D, DA 5798, DA 6698 D
- Fleksibel produkthøyde på 1005-1325 mm ved utluftning, 1135-1455 i omluft
- Kanalbredde 290 mm og -dybde 270 mm

M.-nr. 12140560

**Pris: 4.429,-**



## Kanaldeksel DADC 6000/1250 EDST

Kanaldeksel i rustfritt stål for alternativ utluftningsføring oppover i forlenget form.

- For DA 64x8 W, DA 679x W, DA60x6 W
- Fleksibel kaminhøyde fra 955-1250
- Kanalbredde 340 mm og -dybde 270 mm
- Inkl. veggfester

M.-nr. 12140600

**Pris: 5.719,-**




## Kanaldeksel DADC 6000/955 EDST

Kanaldeksel i rustfritt stål for alternativ utluftningsføring oppover i forlenget form.

- For DA 64x8 W, DA 679x W, DA60x6 W
- Fleksibel kaminhøyde fra 660-955
- Kaminbredde 340 mm og -dybde 270 mm
- Inkl. veggfester

M.-nr. 12140590

**Pris: 4.939,-**



## DADC 6000

Kanaldeksel i stål til alternativ utluftning oppover

- DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6798 W og DA 6998 W
- Fleksibel kanalhøyde på 365-660 mm
- Kanalbredde 340 mm
- Kanaldybde 270 mm
- Inklusive beslag til montering på vegg

M.-nr. 9947450 CleanSteel **Pris: 2.563,-**  
M.-nr. 10331460 Brillanthvit **Pris: 3.069,-**



## DADC 7000

Kanaldeksel i stål til alternativ utluftning oppover

- Til DA 7198 W
- Fleksibel kanalhøyde på 365-660 mm
- Kanalbredde 340 mm
- Kanaldybde 285 mm
- Inklusive beslag til montering på vegg

M.-nr. 10768440 Obsidiansort **Pris: 3.069,-**  
M.-nr. 10768490 Grafitgrå **Pris: 3.069,-**



## DADC 9000

Kanaldeksel i rustfritt stål til utluftning oppover

- Til DA 9090 W
- Fleksibel kanalhøyde på 380-740 mm
- Kanalbredde 290 mm
- Kanaldybde 170 mm
- Inklusive beslag til montering på vegg

M.-nr. 11279060

**Pris: 2.349,-**

MODELL	TILBEHØR OMLUFT			EKSTERN MOTOR	ANNET TILBEHØR
	OMBYGGINGSSETT	KULLFILTER	REGENERERBART KULLFILTER		
<b>DA 1260</b>	Medfølger	DKF 18–P M.-nr. 11762600 <b>Pris: 1.179,-</b>	–	–	–
<b>PUR 68 W</b> <b>PUR 98 W</b>	DUW 20 M.-nr. 6264790	DKF 12–P M.-nr. 11762580 <b>Pris: 1.179,-</b>	DKF 12–R M.-nr. 10271450 <b>Pris: 3.299,-</b>	–	Standard kanaldeksel i rustfritt stål medfølger
<b>DAW 1620</b> <b>DAW 1920</b>	Krever DFKS 36-P til omluft M.-nr. 12061460 <b>Pris: 2.469,-</b>	DKF 36-P M.-nr. 12041230 <b>Pris: 1.229,-</b>	–	–	–
<b>DA 6066 W</b> <b>DA 6086 W</b> <b>DA 6096 W</b>	Krever ikke ombyggingssett til omluft	DKF 25–P M.-nr. 11762650 <b>Pris: 1.179,-</b>	DKF 25–R M.-nr. 10271470 <b>Pris: 3.299,-</b>	–	Kanaldeksel, DADC 6000 rustfritt stål M.-nr. 9947450 <b>Pris: 2.569,-</b>  Kanaldeksel, DADC 6000 hvid M.-nr. 10331460 <b>Pris: 3.069,-</b>
<b>DA 5798 W</b> <b>DA 4298 W</b>	DUW 20 M.-nr. 6264790 <b>Pris: 829,-</b>	DKF 12–P M.-nr. 11762580 <b>Pris: 1.179,-</b>	DKF 12–R M.-nr. 10271450 <b>Pris: 3.299,-</b>	AWG 102, yttervegg M.-nr. 5680680 <b>Pris: 11.659,-*</b>  ABLG 202, innendørs M.-nr. 6081850 <b>Pris: 9.999,-*</b>	Standard kanaldeksel i rustfritt stål medfølger
<b>DA 6488 W</b> <b>DA 6498 W</b>	Krever ikke ombygningssæt til omluft	DKF 25–P M.-nr. 11762650 <b>Pris: 1.179,-</b>	DKF 25-R M.-nr. 10271470 <b>Pris: 3.299,-</b>	AWG 102, yttervegg M.-nr. 5680680 <b>Pris: 11.659,-</b>  ABLG 202, innendørs M.-nr. 6081850 <b>Pris: 9.999,-</b>	
<b>DAS 2620</b>	DUU 151 M.-nr. 7294230 <b>Pris: 1.179,-</b>	DKF 31-P M.-nr. 11793450 <b>Pris: 1.179,-</b>	DKF 31-R M.-nr. 11793470 <b>Pris: 6.329,-</b>	–	DML 2000 M.-nr. 11839970 <b>Pris: 669,-</b>
<b>DAS 2920</b>	DUU 151 M.-nr. 7294230 <b>Pris: 1.179,-</b>	DKF 31-P M.-nr. 11793450 <b>Pris: 1.179,-</b>	DKF 31-R M.-nr. 11793470 <b>Pris: 6.329,-</b>	–	DML 2000 M.-nr. 11839970 <b>Pris: 669,-</b>
<b>DAS 4620</b> <b>DAS 4920</b> <b>DAS 4630</b> <b>DAS 4930</b> <b>DAS 4640</b> <b>DAS 4940</b> <b>DAS 8630</b> <b>DAS 8930</b>	DUU 151 M.-nr. 7294230 <b>Pris: 1.179,-</b>	DKF 31-P M.-nr. 11793450 <b>Pris: 1.179,-</b>	DKF 31-R M.-nr. 11793470 <b>Pris: 6.329,-</b>	–	DML 2000 M.-nr. 11839970 <b>Pris: 669,-</b>  DSM 408 M.-nr. 11839890 <b>Pris: 1.889,-</b>
<b>DAD 4840</b> <b>Black</b> <b>Levantar</b>	DUU 600 M.-nr. 11841340 <b>Pris: 3.119,-</b>	–	–	–	–
<b>DAD 4940</b> <b>Black</b> <b>Levantar</b>	DUU 600 M.-nr. 11841340 <b>Pris: 3.119,-</b>	–	–	–	–


\*Kun DA 4298 W

MODELL	TILBEHØR OMLUFT			EKSTERN MOTOR	ANNET TILBEHØR
	OMBYGGINGSSETT	KULLFILTER	REGENERERBART KULLFILTER		
<b>DA 7198 W</b>	Krever ikke ombyggingssett til omluft	DKF 11–P M.–nr. 11762530 <b>Pris: 1.179,-</b>	DKF 11–R M.–nr. 10787630 <b>Pris: 3.299,-</b>	–	Kanaldeksel, DADC 7000 grafittgrå M.–nr. 10768490 <b>Pris: 3.069,-</b>  Kanaldeksel, DADC 7000 obsidiansort M.–nr. 10768440 <b>Pris: 3.069,-</b>
<b>DA 6798 W</b>	Krever ikke ombyggingssett til omluft	DKF 25–P M.–nr. 11762650 <b>Pris: 1.179,-</b>	DKF 25–R M.–nr. 10271470 <b>Pris: 3.299,-</b>	–	Kanaldeksel, DADC 6000 rustfritt stål M.–nr. 9947450 <b>Pris: 2.569,-</b>
<b>DA 6698 W</b>	DUW 20 M.–nr. 6264790 <b>Pris: 829,-</b>	DKF 12–P M.–nr. 11762580 <b>Pris: 1.179,-</b>	DKF 12–R M.–nr. 10271450 <b>Pris: 3.299,-</b>	–	Standard kanaldeksel medfølger
<b>DA 2558</b> <b>DA 2578</b>	DUU 150 M.–nr. 5696270 <b>Pris: 799,-</b>  DUU 151 M.–nr. 7294230 <b>Pris: 1.795,-</b>	DKF 15–P M.–nr. 11762550 <b>Pris: 1.859,-</b>	–	AWG 102, yttervegg M.–nr. 5680680 <b>Pris: 11.659,-</b>  ABLG 202, innendørs M.–nr. 6081850 <b>Pris: 9.999,-</b>	–
<b>DA 2360</b> <b>DA 2390</b> <b>DA 2668</b> <b>DA 2698</b>	DUU 150 M.–nr. 5696270 <b>Pris: 799,-</b>  DUU 151 M.–nr. 7294230 <b>Pris: 1.795,-</b>	DKF 19–P M.–nr. 11762560 <b>Pris: 1.179,-</b>	–	AWG 102, yttervegg M.–nr. 5680680 <b>Pris: 11.659,-*</b>  ABLG 202, innendørs M.–nr. 6081850 <b>Pris: 9.999,-*</b>	–
<b>DA 2808</b>	DUU 2900 M.–nr. 9242390 <b>Pris: 7.639,-</b> Alternativt DUU 1000-2 M.–nr. 11207310 <b>Pris: 5.849,-</b>	DKF 20–P M.–nr. 11762610 <b>Pris: 1.859,-</b>	–	AWG 102, yttervegg M.–nr. 5680680 <b>Pris: 11.659,-</b>  ABLG 202, innendørs M.–nr. 6081850 <b>Pris: 9.999,-</b>	–
<b>PUR 98 D</b>	Ombyggingssett til omluft , DUI 32 M.–nr. 9561760 <b>Pris: 1.309,-</b>	DKF 12–P M.–nr. 11762580 <b>Pris: 1.179,-</b>	DKF 12–R M.–nr. 10271450 <b>Pris: 3.299,-</b>	–	Standard kanaldeksel i rustfritt stål medfølger
<b>DA 4208 D</b> <b>DA 4208 VD</b> <b>DA 6698 D</b>	Ombyggingssett til omluft , DUI 32 M.–nr. 9561760 <b>Pris: 1.309,-</b>	DKF 12–P M.–nr. 11762580 <b>Pris: 1.179,-</b>	DKF 12–R M.–nr. 10271450 <b>Pris: 3.299,-</b>	AWG 102, yttervegg M.–nr. 5680680 <b>Pris: 11.659,-*</b>  ABLG 202, innendørs M.–nr. 6081850 <b>Pris: 9.999,-*</b>	Standard kanaldeksel i rustfritt stål medfølger

\*Kun DA 2698 og DA 4208 D

MODELL	TILBEHØR OMLUFT			EKSTERN MOTOR	ANNET TILBEHØR
	OMBYGGINGSSETT	KULLFILTER	REGENERERBART KULLFILTER		
<b>DA 7078 D</b>	Krever ikke ombyggingssett til omluft	–	DKF 27–R M.-nr. 11160970 <b>Pris: 4.999,-</b>	–	–
<b>DA 7378 D</b>	Krever ikke ombyggingssett til omluft	–	DKF 28–R M.-nr. 11347530 <b>Pris: 3.339,-</b>	–	Avfuktningsfilter, DAEF 28 M.-nr. 11348050 <b>Pris: 2.499,-</b>
<b>DA 9091</b>	–	DKF 29 M.-nr. 11292130 <b>Pris: 1.259,-</b>	DKF 29-R M.-nr. 11295570 <b>Pris: 3.299,-</b>	–	Kanaldeksel, DADC 9000 M.-nr. 11279060 <b>Pris: 2.349,-</b>
<b>DA 9298 W Screen</b>	–	DKF 29 M.-nr. 11292130 <b>Pris: 1.259,-</b>	DKF 29-R M.-nr. 11295570 <b>Pris: 3.299,-</b>	–	Kanaldeksel, DADC 9000 M.-nr. 11279060 <b>Pris: 2.349,-</b>






## Luktfilter med aktivt kull DKF 11-P

Til Miele-DA 7198 Triple omluftsventilatorer.

- Innhold: 1 filter
- M.-nr. 11762530 **Pris: 1.179,-**



## Luktfilter med aktivt kull DKF 12-P

Til Miele-omluftsventilatorer.


- Innhold: 1 filter
  - Til Miele-PUR 68 W, PUR 98 W + D, DA 5798 W, DA 4XX og DA 6698 W + D
- M.-nr. 11762580 **Pris: 1.179,-**



## Luktfilter med aktivt kull DKF 13-P

Til Miele-DA 3366 omluftsventilator.


- Innhold: 1 filter
- M.-nr. 11762540 **Pris: 1.179,-**



## Luktfilter med aktivt kull DKF 15-P

Til Miele-DA 25x8 omluftsventilatorer.


- Innhold: 2 filtre
- M.-nr. 11762550 **Pris: 1.859,-**



## Luktfilter med aktivt kull DKF 18-P

Til Miele-DA 1260 omluftsventilator.

- Innhold: 1 filter
- M.-nr. 11762600 **Pris: 1.179,-**



## Luktfilter med aktivt kull DKF 19-P

Til Miele-DA 23XX og DA 26XX omluftsventilator.


- Innhold: 2 filtre
- M.-nr. 11762560 **Pris: 1.179,-**



## Luktfilter med aktivt kull DKF 20-P

Til Miele-DA 2808


- Innhold: 2 filtre (2 x DKF 18-1)
- M.-nr. 11762610 **Pris: 1.859,-**



## Luktfilter med aktivt kull DKF 25-P

Til Miele-DAS 2x20, DAS 4x20, DAS 4x30, DAS 4x40 og DAS 8x30

- Innhold: 1 filter
- M.-nr. 11762650 **Pris: 1.179,-**



## Luktfilter med aktivt kull DKF 29

Til Miele-DA 9090 W


- Innhold: 1 filter
- M.-nr. 11292130 **Pris: 1.259,-**



## Luktfilter med aktivt kull DKFS 31-P Startsett

Til Miele-DAS 2x20, DAS 4x20 og DAS 4x30

- Innhold: 2 filtre
- M.-nr. 11793530 **Pris: 1.339,-**



## Luktfilter med aktivt kull DKF 31-P

Til Miele-DAS 2x20, DAS 4x20, DAS 4x30, DAS 4x40 og DAS 8x30


- Innhold: 2 filtre
- M.-nr. 11793450 **Pris: 1.179,-**



## Luktfilter med aktivt kull DKF 30-P

Til Miele-DAD 4x40

- Innhold: 2 filtre
- M.-nr. 11662790 **Pris: 1.839,-**



## Sensitiv AirClean Filter DKF 29-S

Til DA 9091 W / DA 9298 W  
 • Innhold: 1 filter  
 M.-nr. 12069710 **Pris: 1.389,-**



## Sensitiv AirClean Filter DKF 31-S

Sensitiv AirClean-filter med aktivkull for Miele omluftsventilatorer DAS 4x40, DAS 8x30 og etter DKFS 31-P for DAS 2x20, DAS 4x20 og DAS 4x30

- Nøytraliserer ubehagelig lukt fra matlaging
- Redusert finstøv PM2,5 med 50 % (testet iht. ISO 16890)
- Enkelt raskt bytte av filter
- Filterbytte hver 6. mnd

M.-nr. 12378290 **Pris: 1.329,-**



## Sensitiv AirClean Filter DKFS 31-S SET

Sensitiv AirClean-filter med aktivkull for Miele omluftsventilatorer DAS 2x20, DAS 4x20 og DAS 4x30.

- Nøytraliserer ubehagelig lukt fra matlaging
- Redusert finstøv PM2,5 med 50 % (testet iht. ISO 16890)
- Enkelt raskt bytte av filter
- Filterbytte hver 6. mnd

M.-nr. 12476070 **Pris: 1.449,-**




## Sensitiv AirClean filter DKF 35-S

Til Miele KMDA 7272 og KMDA 7473

- Nøytraliserer effektivt ubehagelig matos
- Med partikkelfilter
- Reduserer fint støv PM 2,5 med 50 %
- Lettere og raskere utskiftning av filter

M.-nr. 12187430 **Pris: 1.229,-**



## DVS 150 Tilbehørssett

Forlengelsessett til KMDA 7272 xx-U/ KMDA 7473 xx-U.  
 Til Plug&Play-drift av KMDA ved for dype skap.

- Forbindelse mellom viftestuss og skapets bakvegg
- Til 60 cm dype underskap
- Variabel lengde
- Inkl. utluftningsstuss, slange og slangeklemme

M.-nr. 12167200 **Pris: 619,-**




## Luktfiler med aktivt kull DKFS 36-P Startsett

Til DAW 1620 og DAW 1920

- Innhold: 1 filter

M.-nr. 1206146 **Pris: 2.469,-**




## AirClean filter DKF 35-P

Til Miele KMDA 7272 og KMDA 7473

- Merkbar frisk og luktfri luft i hele kjøkkenet
- Nøytraliserer effektivt ubehagelig matos
- Redusert støytvikling pgs plissert materiale
- Lettere og raskere utskiftning av filter

M.-nr. 12041230 **Pris: 1.229,-**



## Luktfiler med aktivt kull DKF 36-P

Til DAW 1620 og DAW 1920

- Innhold: 1 filter

M.-nr. 12041230 **Pris: 1.229,-**




## 10-lags fettfilter i rustfritt stål



DA 9298 W







## Longlife AirClean-luftfilter DKF 11-R

- Fjerner ubehagelig lukt på kjøkkenet
- Regenereres jevnlig og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mer økonomisk i bruk enn engangsfilter ved overholdelse av intervallene for regenerering
- Til Miele DA 7198 W til omluft
- Inneholder 1 filter


M.-nr. 10787630 **Pris: 3.299,-**



## Longlife AirClean-luftfilter DKF 12-R

- Fjerner ubehagelig lukt på kjøkkenet
- Regenereres jevnlig og bekvemt i ovnen hver 6. måned
  - 3 års levetid
  - Mer økonomisk i bruk enn engangsfilter ved overholdelse av intervallene for regenerering
  - Til Miele PUR 68 W, PUR 98 W + D, DA 5798 W, DA 4XX og DA 6698 W + D
  - Inneholder 1 filter

M.-nr. 10271450 **Pris: 3.299,-**



## Longlife AirClean-luftfilter DKF 25-R

- Fjerner ubehagelig lukt på kjøkkenet
- Regenereres jevnlig og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mer økonomisk i bruk enn engangsfilter ved overholdelse av intervallene for regenerering
- Til Miele DA 60X6 W Wing, DA 64X8 WPure, DA 6798 W Shape og DA 6998 W P
- Inneholder: 1 filter

M.-nr. 10271470 **Pris: 3.299,-**



## Longlife AirClean-luftfilter DKF 30-R

- Longlife AirClean-luftfilter DKF 30-R  
Til Miele-DAD 4x40
- Innhold: 2 filtre

M.-nr. 11662830 **Pris: 5.019,-**



## Longlife AirClean-luftfilter DKFS 31-R Startsett

- Til Miele-DAS 2x20, DAS 4x20 og DAS 4x30
- Innhold: 2 filtre

M.-nr. 11793540 **Pris: 6.689,-**




## Longlife AirClean-luftfilter DKF 31-R

- Til Miele-DAS 2x20, DAS 4x20, DAS 4x30, DAS 4x40 og DAS 8x30
- Innhold: 2 filtre

M.-nr. 11793470 **Pris: 6.329,-**





## Longlife AirClean-luftfilter DKF 27-R

- Fjerner ubehagelige lukt på kjøkkenet
- Regenereres jevnlig og bekvemt i ovnen
- 3 års levetid
- Mer økonomisk i bruk enn engangsfilter ved overholdelse av intervallene for regenerering
- Til Miele DA 7078 D
- Inneholder 6 filter


M.-nr. 11160970 **Pris: 4.999,-**



## Longlife AirClean-luftfilter DKF 28-R

- Fjerner ubehagelige lukt på kjøkkenet
- Regenereres jevnlig og bekvemt i ovnen
- 3 års levetid
- Mer økonomisk i bruk enn engangsfilter ved overholdelse av intervallene for regenerering
- Til Miele-DA 7378 D Aura 4.0
- Inneholder: 1 filter


M.-nr. 11347530 **Pris: 3.339,-**



## Longlife AirClean-luftfilter DKF 29-R

- Fjerner ubehagelige lukt på kjøkkenet
- Regenereres jevnlig i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mer økonomisk i bruk enn engangsfilter ved overholdelse av intervallene for regenerering
- Til Miele DA 9090 W
- Innhold: 1 filter

M.-nr. 1129557 **Pris: 3.299,-**



## Longlife AirClean-luftfilter DKF 1000-R

- Fjerner ubehagelige lukt på kjøkkenet
- Regenereres jevnlig og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mer økonomisk i bruk enn engangsfilter ved overholdelse av intervallene for regenerering
- Til Miele KMDA-topper og CSDA 7001 FL
- Inneholder 1 filter

M.-nr. 1042704 **Pris: 3.299,-**



## Avfuktingsfilter med aktivt kull DAEF 28-1

- For optimalt inn klima
- Absorberer fuktighet under matlagingen
- 3 års levetid
- Til Miele-DA 7378 D Aura 4.0
- Inneholder 1 filter

M.-nr. 11348050 **Pris: 2.499,-**



## Ekstern motor til vegg AWG 102

- Ekstern motor til yttervegg
- Mindre støy – fra ca. 5-7 m avtrekkskanal
- Ytelse – større luftgjennomstrømming enn interne motorer
- Vifteeffekt: 580 m<sup>3</sup>/t

M.-nr. 5680680 **Pris: 11.659,-**



## Ekstern motor ABLG 202

- Ekstern motor, ingen begrensninger for montering
- Montering av motor i et annet rom
- Mindre støy – fra ca. 5-7 m avtrekkskanal
- Ytelse – større luftgjennomstrømming enn interne motorer
- Vifteeffekt: 600 m<sup>3</sup>/t
- HxBxD: 245 x 340 x 395 mm

M.nr. 6029260 **Pris: 9.999,-**



## Lyddemper DASD 150

- Reduserer luftstrøm og motorstøy.
- Ekstra komponent som reduserer støyen fra ventilatorer
- Støyreduksjon med opptil 4.5 db(A) re 1 pW

M.-nr. 8269360 **Pris: 1.769,-**



## DADC 6000

- Kanaldekse i stål til alternativ utførelse oppover
- DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6798 W og DA 6998 W
- Fleksibel kanal høyde på 365-660 mm
- Kanalbredde 340 mm
- Kanaldybde 270 mm
- Inklusive beslag til montering på vegg

M.-nr. 9947450 CleanSteel **Pris: 2.569,-**  
 M.-nr. 10331460 Brilliant hvit **Pris: 3.069,-**  
 M.-nr. 11900270 Obsidiansort **Pris: 2.979,-**  
 M.-nr. 11900540 Grafittgrå **Pris: 2.979,-**



#### Nedsenkbar ramme DAR 3000

Nedsenkbar ramme for fullintegrerin av DA 35XX og DA 36XX

M.-nr. 9188880 **Pris: 3.339,-**



#### Veggjennomføring DMK 150-1

Kan brukes til utlufing.

- Diameter (Ø 150 mm) til lufting av ventilatorer
- Varmeisolerende - kald luft kan ikke trenge inn
- Energi – Blower Door-testet, egnet til energieffektive boliger

M.-nr. 11258630 **Pris: 3.859,-**



#### Ombyggingssett til omluft DUU 150 til DA3XXX/2XXX

Ombyggingssett omluft av slimline-/int. ventilatorer fra utluftnings- til omluftsdrift.

- Jevn luftutblåsning i omluftsdrift
- Reduserer viftestøy
- Inneholder 1 utblåsningsgitter og 2 slangeklemmer

M.-nr. 5696270 **Pris: 799,-**




#### Ombyggingssett omluft for vegg DA DUW 20

Ombyggingssett av veggventilatorer, fra utluftnings- til omluftsdrift

- Jevn luftutblåsning i omluftsdrift
- Reduserer viftestøy
- Inneholder: Styrestuss for omluft, stuss, Ø 150 mm
- Fleksibel slange i aluminium, 15 cm, kan trekkes ut til 60 cm

M.-nr. 6264790 **Pris: 829,-**



#### Ombyggingssett omluft kokeøy DUI 32

Ombyggingssett omluft for frittstående ventilatorer fra utluftnings- til omluftsdrift

- Jevn luftutblåsning i omluftsdrift
- Reduserer viftestøy
- Inneholder: Styrestuss for omluft, stuss, Ø 150 mm
- Fleksibel slange i aluminium, 15 cm, kan trekkes ut til 60 cm

M.-nr. 9561760 **Pris: 1.309,-**



## Ombygging til omluft DUU 151 til DA 3XXX/2XXX

For ombygging av slimline-/int. ventilator fra utlufning til omluftsdrift

- Jevn luftutblåsning i omluftsdrift
- Reduserer viftestøy
- Inhold: Utblåsningsfilter i rustfritt stål, slangeklemme

M.-nr. 7294230 **Pris: 1.729,-**



## Ombygging til omluft DUU 2900 til takventilatorer

Ombyggingssett omluft for DA 28xx og DA 290x

- Jevn luftutblåsning i omluftsdrift
- Reduserer viftestøy
- Utluftningstilkobling for kanal oppover, bakover eller mot siden

M.-nr. 9242390 **Pris: 7.639,-**



## Ombygging til omluft av benkventilatorer DUU 1000-2

Ombyggingssett omluft for CSDA 10x0/CSDA 7xxx FL/KMDA 7xxx

- Mon. Sokkelhøyde: 100 mm
- Utluftningstilkobling venstre, høyre og/eller bak. inkl. 2 stusser
- Sammenkobling av flere DUU 1000-2 mulig
- Inkl. Regenererbart Longlife AirClean-filter
- Jevn luftutblåsning i omluftsdrift
- Minsker luftstøy

M.-nr. 11207310 **Pris: 5.849,-**



## Ombyggingssett omluft DUU 600 - uten aktivt kullfilter

Til Miele-DAD 4x40. Boksen er velegnet til sokkelhøyder på minst 10 cm og kan tilsluttes flatkanal (222 x 89 mm)

M.-nr. 11841340 **Pris: 3.119,-**



## DAAG 100 med sorte ribber

Til KMDA 7272 og KMDA 7473

- For å legges i åpningen til ventilatoren
- Lett rengjøring i oppvaskmaskinen

M.-nr. 12228470 **Pris: 1.229,-**




## DAAG 200 med ribber av rustfritt stål

Til KMDA 7272 og KMDA 7473

- For å legges i åpningen til ventilatoren
- Lett rengjøring i oppvaskmaskinen

M.-nr. 12228500 **Pris: 1.229,-**



## Deksel til DUU 1000-2, DUU-AD

Ombyggingssett omluft DUU 1000-2

For å dekke mellomrom i Sokkelforblending

- En langsides er 6 mm forhøyet
- I rustfritt stål, magnetisk montering

M.-nr. 10921880 **Pris: 989,-**



## Reduksjonsstusser 150/125 mm DRS 15-12

Reduksjonsstusser

- Til å redusere diameter på utluftingsdiametere
- I samsvar med brannsikringskrav

M.-nr. 9591510 **Pris: 259,-**



## Monteringssett DML 2000

Til Miele Slimline DAS 2x20 og DAS 4x20  
For feste av original møbellist

M.-nr. 11839970 **Pris: 669,-**




## Utlufningsslange i aluminium

Fleksibel utlufningsslange i aluminium

- Med gode strømningssegenskaper
- 1,25 m langt, kan utvides til 5 m
- DAS 125: Ø125 mm / DAS 150: Ø150 mm

M.-nr. DAS 125 462322 **Pris: 1.399,-**  
M.-nr. DAS 150 4623230 **Pris: 1.499,-**




#### Flaskehylle KFR 30060 PF/KFR 30060

Til sikker, plassbesparende oppbevaring av flasker

- Til kjøleskap i K 30.000-serien
- Plass til 5 flasker
- Kan settes i forskjellige høyder
- I krombelagt metall

KFR 30060 PF til kjøleskap med PerfectFresh  
M.-nr. 9552700 **Pris: 709,-**

KFR 30060 til kjøleskap uten PerfectFresh  
M.-nr. 9552690 **Pris: 709,-**




#### Flaskehylle KFR 20060 PF/KFR 20060

Til sikker, plassbesparende oppbevaring av flasker

- Til kjøleskap i K 20.000-serien
- Plass til 5 flasker
- Kan settes i forskjellige høyder
- I krombelagt metall

KFR 20060 PF til kjøleskap med PerfectFresh  
M.-nr. 10363580 **Pris: 709,-**

KFR 20060 til kjøleskap uten PerfectFresh  
M.-nr. 10363600 **Pris: 709,-**



#### Flaskehylle KFR 7000

Til sikker, plassbesparende oppbevaring av flasker

- Til K 7000-serien.
- Kan settes i forskjellige høyder.
- I krombelagt metall.

M.-nr. 11775120 **Pris: 1.009,-**



#### Luktabsorberende Active AirClean-filter KKF-RF

Forebygger ubehagelig lukt i kjøleskapet.

- Til perfekt og luktfri oppbevaring
- Innhold: 2 luktfilter
- Til utskiftning av filtre i plastikkabinett
- Bør utskiftes ca. hver 6. måned

M.-nr. 7236280 **Pris: 839,-**



#### Ettermonteringskit til Active AirClean-filter KKF-FF

Forebygger ubehagelig lukt i kjøleskapet.

- Til perfekt og luktfri oppbevaring
- Innovativ kombinasjon av aktivt kull og chitosan
- Settes på bakkanten på glasshyllen
- Bør utskiftes ca. hver 6. måned
- Der er kun to filter, som skal utskiftes

M.-nr. 7236290 **Pris: 1.029,-**



#### Active AirClean Starter Set KKF-FS

Forebygger ubehagelig lukt i kjøleskapet.

- Til K 7xxx/KF 7xxx/KFN 7xxx.
- Aktiv kull med kitosan
- Anbefalt utskifting: ca. hver 6 måned
- Innhold: kabinett og 2 Active AirClean-filtre
- Ved bytte må kun filtre skiftes (m.-nr. 7236280)

M.-nr. 11882380 **Pris: 839,-**



Active AirClean-filter

# TILBEHØR TIL KJØLESKAP, FRYSESKAP OG VINSKAP




## Aktivt kullfilter til vinskup KKF-KWT

Sørger for optimal luftutskiftning og høy luftkvalitet i dit vinskup.

- Til vinskup i KWT 63xx-serien

M.-nr. 9945070    **Pris: 399,-**



## Side-by-side kit til vinskup KSK 6300

Side-by-side kit til vinskup.

- Til vinskup i KWT 63xx-serien

M.-nr. 9799630    **Pris: 2.099,-**



## SoftClose Retrofit kit KSC30 KSC 30

SoftClose til blid og lydsvag lukning av døren

- Egnert til K 7000 integrerte kjøleskap samt egnert til K 30000 integrerte kjøle/fryseskap og kjøleskap
- Demper for myk og stille lukning av skapdøren
- Unngår klirrende flasker i døren
- Døren lukkes automatisk ved en vinkel på under

M.-nr. 10744380    **Pris: 979,-**



## TRYGGHET MED MIELE. 15 ÅRS RESERVEDELSGARANTI

Miele er et av verdens ledende premium brands.

Immer Besser er vårt brands DNA og dypt forankret i våres 120-års historie. Det definerer, hvordan vi vil fortsette vårt oppdrag og hele tiden garantere høyeste garanti.

Vi bruker kun de beste råvarene, på samme måte som vår strenge kvalitetskontroll sikrer at vi alltid leverer pålitelige og holdbare produkter med lang levetid.

Kjøper du et Miele-produkt er du alltid garantert 15 års reservedelsgaranti. Dette gjelder også Miele platetopper, så du kan være trygg på at produktet alltid kan repareres, og du unngår en ev. ombygging av benkeplate mm.



0



**Miele**  
INDUCTION



0 1 2 3 4 5 6 7



**Front i CleanSteel  
KFP 1804 ed/cs**

CleanSteel front til F 2411 Vi

M.-nr. 10982750

**Pris: 10.839,-**



**Front i CleanSteel  
KFP 3004 ed/cs**

CleanSteel front til K 2801 Vi og F 2811 Vi.

M.-nr. 10982780

**Pris: 13.349,-**



**Front i CleanSteel  
KFP 3604 ed/cs**

CleanSteel front til K 2901 Vi

M.-nr. 10982790

**Pris: 14.169,-**



**Front i CleanSteel  
KFP 3014 ed/cs**

CleanSteel front til kjøledel KF 2801 Vi

M.-nr. 10982810

**Pris: 10.839,-**



**Font i CleanSteel  
KFP 3024 ed/cs**

CleanSteel front til frysedel KF 2901 Vi

M.-nr. 10982820

**Pris: 7.479,-**



**Front i CleanSteel  
KFP 3614 ed/cs**

CleanSteel front til kjøledel KF 2901 Vi

M.-nr. 10982840

**Pris: 10.839,-**



**Front i CleanSteel  
KFP 3624 ed/cs**

CleanSteel front til frysedel KF 2901 Vi og KF 2981 Vi

M.-nr. 10982850

**Pris: 7.479,-**





**Front i CleanSteel  
KFP 3634 ed/cs R**

CleanSteel front til kjøledel KF 2981 Vi - høyre dør.

M.-nr. 10982930

**Pris: 8.339,-**



**Front i CleanSteel  
KFP 3634 ed/cs L**

CleanSteel front til kjøledel KF 2981 Vi - venstre dør

M.-nr. 11153850

**Pris: 8.339,-**



**Front i CleanSteel  
KFP 2454 ed/cs**

CleanSteel front til vinskab KWT 2671 ViS

M.-nr. 10982960

**Pris: 16.679,-**



**Front i CleanSteel  
KFP 2445 ed/cs**

CleanSteel front til fryseskap F 2671 Vi

M.-nr. 11499620

**Pris: 14.169,-**



**For omhengsling  
KHK 2010 lh**

For omhengsling av MasterCool - fra høyre til venstre

M.-nr. 10985020

**Pris: 819,-**



**For omhengsling  
KHK 2000 rh**

For omhengsling av MasterCool - fra venstre til høyre

M.-nr. 10985010

**Pris: 819,-**



**Side by Side kit  
KSK 2001**

Side by side kit for kombinasjon av flere produkter, består av varmeelement og hjelpemidler for montering

M.-nr. 10984120

**Pris: 12.509,-**



**IntensiveClear 2.0 filter  
KB 2000**

Finfilter til MasterCool Fxx2 og KF 2xx2. Filtrerer ut svevepartikler fra kranvannet. For å opprettholde ytelsen må filteret byttes ut hver 6. måned.

M.-nr. 11640770

**Pris: 1.359,-**

# VASKEMASKNER

## \* POWERWASH – REVOLUSJONERENDE ØKONOMISK UANSETT TØYMENGDE

Maskinene fra Miele med \*PowerWash vasker opptil 40 % mer økonomisk og vasker selv små tøymengder meget energieffektivt. Hemmeligheten: Den innovative vasketeknologien Spin&Spray

gjør det mulig med en svært lav vannstand og sparer på den måten energi til oppvarming. Og det med ekstra god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomull Eco

## \*TWINDOS

Automatisk dosering av flytende vaskemiddel med to muligheter: Du kan enten velge å bruke Miele 2-fasesystemet \*TwinDos. TwinDos sørger for å tilsette \*UltraPhase 1 og 2 på helt riktig tidspunkt i vaskeprosessen. Alternativt kan du velge å fylle på ditt eget flytende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan kjøpes i Miele's nettbutikk.

## STEAMCARE – REDUSERER STRYKINGEN MED OPPTIL 50%

Optimalt for deg som er lei av å stryke skjorter og annet tøy, som fort blir krøllete. SteamCare løsner fibrene i tøyet ved hjelp av varierende dampmengder, som gjør at det oppnås redusert krølldannelse.

## \* EMALJERT FRONT

Den emaljerte fronten finnes kun hos Miele. Emaljen er slag og ripefast og bevarer sin hvite farge mange år frem i tid.



## VIRUS-HYGIENE TIL GULL

Hygienisk ren: Med TwinDos® og PowerWash blir mer enn 99,9 % 5 av alle mulige virus, slik som korona, fjernet

## SKÅNSOM TØYBEHANDLING

*\*SoftCare-tromlens* enestående overflatestruktur gjør, at det oppstår en vannfilm mellom tøyet og trommleveggen, som tøyet glir lett over. Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitasje. Tøyavviseren forhindrer, at tøyet setter seg fast i dørbelgen.

## \*TWINDOS

Automatisk dosering av flytende vaskemiddel med to muligheter: Du kan enten velge å bruke Miele 2-fasesystemet *\*TwinDos*. *TwinDos* sørger for å tilsette *\*UltraPhase 1* og *2* på helt riktig tidspunkt i vaskeprosessen. Alternativt kan du velge å fylle på ditt eget flytende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan kjøpes i Miele's nettbutikk.

## SINGLEWASH

Perfekt vaskeprogram til deg på farten. Vask opptil 1 kg tøy (f.eks. 4 poloskjorter) på kun 47 min. og spar samtidig inntil 75 % av energiforbruket og inntil 80 % av vannforbruket – lynraskt og uten å inngå kompromiss med vaske kvaliteten. Velg mellom 7 forskjellige *SingleWash* programmer

## \*CAPDOSING

Krever tøyet ditt spesialbehandling, er de nye *\*Miele Caps* en meget enkel løsning. Du legger dem ganske enkelt i skuffen til skyllemiddelet. Deretter tilsetter maskinen automatisk vaskemidlet på helt riktig tidspunkt i vaskeprosessen. Du kan velge mellom 4 spesialvaskemidler og 1 skyllemiddel.

## AUTOCLEAN AV VASKEMIDDELSKUFFEN

*AutoClean*-funksjonen blir aktivert ved hver vask: Impulsskylling av begge kamre under trykk. Alltid en ren vaskemiddelskuff uten bruk av mer vann.



# VASKEMASKINER

miele.no – les mer om Miele-vaskemaskiner



**B** 1-7 kg  
**WCA 030 WCS**   
 M.-nr. 11477750  
**Pris: 13.299,-**

Farge/Dør/Design	Lotushvit/Hvit/ChromeEdition	Trommel/kapasitet	Skånnetrommel - 7 kg
Betjening	EasyControl-display - skrått panel	Miele-App	-
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad	Sentrifugering	400-1400 omdr./min.
		Energieffektivitetsklasse	B
		Lydnivå	72 dB(A) / A
		Vannforbruk pr. driftssyklus	45 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)



**A** 1-8 kg  
**WCD 330 WCS**   
 M.-nr. 11387140  
**Pris: 16.799,-**

Farge/Dør/Design	Lotushvit/Hvit/ChromeEdition	Trommel/kapasitet	Skånnetrommel - 8 kg
Betjening	DirectSensor-display - skrått panel	Miele-App	-
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Utglatting m. damp, QuickPowerWash - 49 min	Sentrifugering	400-1400 omdr./min.
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydnivå	70 dB(A) / A
		Vannforbruk pr. driftssyklus	47 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)



**A** 1-8 kg  
**WCD 670 WCS**   
 M.-nr. 11603560  
**Pris: 16.799,-**

Farge/Dør/Design	Lotushvit/Hvit/ChromeEdition	Trommel/kapasitet	Skånnetrommel - 8 kg
Betjening	DirectSensor-display - skrått panel	Miele-App	•
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Utglatting m. damp, TwinDos	Sentrifugering	400-1400 omdr./min
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydnivå	70 dB(A) / A
		Vannforbruk pr. driftssyklus	47 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)



**A** 1-9 kg  
**WED 675 WCS**   
 M.-nr. 11603580  
**Pris: 16.799,-**

Farge/Dør/Design	Lotushvit/Chrome/ChromeEdition	Trommel/kapasitet	Skånnetrommel - 9 kg
Betjening	ComfortSensor-display - rett panel	Miele-App	•
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Utglatting m. damp, TwinDos,	Sentrifugering	400-1400 omdr./min
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydnivå	68 dB(A) / A
		Vannforbruk pr. driftssyklus	45 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)



**A** 1-9 kg  
**WCG 370 WCS**   
 M.-nr. 11545780  
**Pris: kr. 21.299,-**

Farge/Dør/Design	Lotushvit/Grafitgrå/ChromeEdition	Trommel/kapasitet	Skånnetrommel - 9 kg
Betjening	ComfortSensor Hvit, 1-linjet - skrått display	Miele-App	•
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, SingleWash, QuickPowerWash, Utglatting m. damp	Sentrifugering	400-1400 omdr./min.
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydnivå	68 dB(A) / A
		Vannforbruk pr. driftssyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)




**A** 1-9 kg  
**WCG 670 XL WCS**   
 M.-nr. 11387230  
**Pris: 21.299,-**

Farge/Dør/Design	Lotushvit/Grafitgrå/ChromeEdition	Trommel/kapasitet	Skånnetrommel - 9 kg
Betjening	DirectSensor-display - skrått panel	Miele-App	•
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Utglatting m. damp, TwinDos	Sentrifugering	400 - 1400 omdr./min.
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydnivå	68 dB(A) / A
		Vannforbruk pr. driftssyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)



NYHET



**WEB 385 WCS**


PowerWash, Grafittgrå  
Perlefinish dørdesign  
M.-nr. 12433770  
**Pris: 15.999,-**

**125 Edition**  
Gjeldende fra mars 2024

Farge/Dør/Design	Lotushvit / ChromeEdition	Trommel/kapasitet	Skånnetrommel - 8 kg
Betjening	DirectSensor display - rett panel	Miele-App	•
Komfort	PowerWash, CapDosing, SteamCare, AddLoad, GlaronK, ProfiEco-motor, 24 t startforvalg/resttid	Sentrifugering	1400 omdr./min
		Lydnivå	72 dB(A)
		Vannforbruk/kWh	48 l/ 48
		Produktmå (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl, 2 cm avstand til vegg)



NYHET



**WEB 685 WCS**


TwinDos, Grafittgrå  
Perlefinish dørdesign  
M.-nr. 12434330  
**Pris: 15.999,-**

**125 Edition**  
Gjeldende fra mars 2024

Farge/Dør/Design	Lotushvit / ChromeEdition	Trommel/kapasitet	Skånnetrommel - 8 kg
Betjening	DirectSensor display - rett panel	Miele-App	•
Komfort	TwinDos, CapDosing, SteamCare, AddLoad, GlaronK, ProfiEco-motor, 24 t startforvalg/resttid	Sentrifugering	1400 omdr./min
		Lydnivå	72 dB(A)
		Vannforbruk/kWh	48 l/ 48
		Produktmå (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl, 2 cm avstand til vegg)



NYHET



**WEI 885 WCS**


TwinDos, PowerWash, LED-trommelbelysning, Chrome dørdesign  
M.-nr. 12434680  
**Pris: 24.999,-**

**125 Edition**  
Gjeldende fra mars 2024

Farge/Dør/Design	Lotushvit / ChromeEdition	Trommel/kapasitet	Skånnetrommel - 9 kg
Betjening	ComfortSensor 1-linje tekst-display - rett panel	Miele-App	•
Komfort	TwinDos, PowerWash, CapDosing, SteamCare, LED-trommelbelysning, AddLoad, GlaronK, ProfiEco-motor, 24 t startforvalg/resttid, EcoFeedback	Sentrifugering	1600 omdr./min
		Lydnivå	68 dB(A)
		Vannforbruk/kWh	48 l/ 49
		Produktmå (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl, 2 cm avstand til vegg)



NYHET



**WCB 390 WCS**


PowerWash, Obsidiansort dør med hvit ring  
M.-nr. 12433760  
**Pris: 15.999,-**

**125 Edition**  
Gjeldende fra mars 2024

Farge/Dør/Design	Lotushvit / ChromeEdition	Trommel/kapasitet	Skånnetrommel - 8 kg
Betjening	DirectSensor display - skrått panel	Miele-App	•
Komfort	PowerWash, CapDosing, SteamCare, 24t startforvalg & resttid, AddLoad, ProfiEco-motor, GlaronK	Sentrifugering	1400 omdr./min
		Lydnivå	72 dB(A)
		Vannforbruk/kWh	48 l/ 48
		Produktmå (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl, 2 cm avstand til vegg)



NYHET



**WCB 690 WCS**


TwinDos  
M.-nr. 12434320  
**Pris: kr. 15.999,-**

**125 Edition**  
Gjeldende fra mars 2024

Farge/Dør/Design	Lotushvit / ChromeEdition	Trommel/kapasitet	Skånnetrommel - 8 kg
Betjening	DirectSensor display - skrått panel	Miele-App	•
Komfort	TwinDos, CapDosing, SteamCare, AddLoad, GlaronK, ProfiEco-motor, 24 t startforvalg/resttid	Sentrifugering	1400 omdr./min
		Lydnivå	72 dB(A)
		Vannforbruk/kWh	48 l/ 48
		Produktmå (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl, 2 cm avstand til vegg)



NYHET



**WCI 890 WCS**

TwinDos, PowerWash, SingleWash, AllergoWash  
Grafittgrå Perlefinish dørdesign  
M.-nr. 12434670  
**Pris: 24.499,-**

**125 Edition**  
Gjeldende fra mars 2024

Farge/Dør/Design	Lotushvit / ChromeEdition	Trommel/kapasitet	Skånnetrommel -9 kg
Betjening	ComfortSensor 1-linje tekst-display - skrått panel	Miele-App	•
Komfort	TwinDos, PowerWash, Valg av flekker, Automatic+, CapDosing, SteamCare, AddLoad, GlaronK, ProfiEco-motor, 24 t startforvalg/resttid, EcoFeedback	Sentrifugering	1600 omdr./min
		Lydnivå	68 dB(A)
		Vannforbruk/kWh	48 l/ 49
		Produktmå (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl, 2 cm avstand til vegg)

# VASKEMASKINER

miele.no – les mer om Miele-vaskemaskiner



**WSG 663 WCS** 

M.-nr. 11387260  
**Pris: 16.799,-**

1-9 kg  
 TwinDos  
 CapDosing

Farge/Dør/Design	Lotushvit/Obsidian-sort/ChromeEdition	Trommel/kapasitet	Skånetrommel - 9 kg
Betjening	ComfortSensor-display - skrått panel	Miele-App	•
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Utglattung m. damp, TwinDos	Sentrifugering	400 - 1400 omdr./min.
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydnivå	68 dB(A) / A
		Vannforbruk pr. driftssyklus	48 l
Mål (HxBxD)	85x59,6x64,3 cm (inkl. 2 cm avstand fra vegg)		



**WEG 665 WCS** 

M.-nr. 11387240  
**Pris: 21.799,-**

1-9 kg  
 QuickPower Wash  
 CapDosing  
 TwinDos

Farge/Dør/Design	Lotushvit/Chrome/ChromeEdition	Trommel/kapasitet	Skånetrommel - 9 kg
Betjening	ComfortSensor-display - rett panel	Miele-App	•
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Utglattung m. damp, TwinDos,	Sentrifugering	400-1400 omdr./min
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydnivå	68 dB(A) / A
		Vannforbruk pr. driftssyklus	45 l
Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand fra vegg)		



**WEG 675 WCS** 

M.-nr. 11387250  
**Pris: 21.799,-**

1-9 kg  
 CapDosing  
 TwinDos

Farge/Dør/Design	Lotushvit/Chrome/ChromeEdition	Trommel/kapasitet	Skånetrommel - 9 kg
Betjening	ComfortSensor-display - skrått panel	Miele-App	•
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Utglattung m. damp, TwinDos	Sentrifugering	400-1400 omdr./min
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydnivå	68 dB(A) / A
		Vannforbruk pr. driftssyklus	48 l
Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand fra vegg)		



**WEI 875 WCS** 

M.-nr. 11387310  
**Pris: 24.999,-**

1-9 kg  
 QuickPower Wash  
 CapDosing  
 SingleWash  
 TwinDos

Farge/Dør/Design	Lotushvit/Chrome/ChromeEdition	Trommel/kapasitet	Skånetrommel - 9 kg
Betjening	ComfortSensor-display - skrått panel	Miele-App	•
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Utglattung m. damp, TwinDos, SingleWash, PowerWash, QuickPowerWash	Sentrifugering	400-1600 omdr./min
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydnivå	68 dB(A) / A
		Vannforbruk pr. driftssyklus	48 l
Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand fra vegg)		



**Lær mere om SingleWash**



**SingleWash**



**WWG 660 WCS** 

M.-nr. 11387270  
**Pris: 21.299,-**

1-9 kg  
 CapDosing  
 TwinDos

Farge/Dør/Design	Lotushvit/Obsidian-sort/WhiteEdition	Trommel/kapasitet	Skånetrommel - 9 kg
Betjening	ComfortSensor-display - Buet 5°	Miele-App	•
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Utglattung m. damp, TwinDos"	Sentrifugering	400 - 1400 omdr./min
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydnivå	68 dB(A) / A
		Vannforbruk pr. driftssyklus	48 l
Mål (HxBxD)	85x59,6x64,3 cm (inkl. 2 cm avstand fra vegg)		

# TWINDOS

VERDIKUPONG FOR ULTRAPHASE 1 & 2



Kjøp en Miele W1-vaskemaskin med TwinDos, og få et halvt års forbruk av Miele flytende vaskemiddel UltraPhase 1 & 2 med på kjøpet ved innløsning av verdikupongen som ligger i maskinen.

**Du får 3 x UltraPhase 1 og 2 x UltraPhase 2 til en verdi fra kr. 1.029,-**

Det første settet følger med når du kjøper vaskemaskinen.







**WCI 870 XL WCS**

M.-nr. 11387290  
**Pris: 24.499,-**

1-9 kg  
QuickPower Wash  
CapDosing  
TwinDos

Farge/Dør/Design	Lotushvit/Grafitgrå/ChromeEdition	Trommel/kapasitet	Skånetrommel - 9 kg
Betjening	DirectSensor-display - skrått panel	Miele-App	•
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Utglatting m. damp, Singlewash, TwinDos, QuickPowerWash - 49 min	Sentrifugering	400-1600 omdr./min.
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydnivå	68 dB(A) / A
		Vannforbruk pr. driftssyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)



**WCR 870 XL WPS**

M.-nr. 10999290  
**Pris: 29.599,-**

1-9 kg  
QuickPower Wash  
CapDosing  
TwinDos

Farge/Dør/Design	Lotushvit/Chrome/ChromeEdition	Trommel/kapasitet	Skånetrommel - 9 kg
Betjening	M-Touch display - skrått panel	Miele-App	• / WiFiConn@ct
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Utglatting m. damp, LED-Trommelbelysning, Singlewash, TwinDos, PowerWash, Vaskeguide	Sentrifugering	400-1600 omdr./min.
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydnivå	68 dB(A) / A
		Vannforbruk pr. driftssyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)



**WWR 860 XL WPS**

M.-nr. 10999320  
**Pris: 29.599,-**

1-9 kg  
QuickPower Wash  
CapDosing  
TwinDos

Farge/Dør/Design	Lotushvit/Hvit/WhiteEdition	Trommel/kapasitet	Skånetrommel - 9 kg
Betjening	MTouch display - 5 gr. skrått panel	Miele-App	• / WiFiConn@ct
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Utglatting m. damp, LED-Trommelbelysning, SingleWash, TwinDos, QuickPowerWash - 49 min	Sentrifugering	400-1600 omdr./min.
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydnivå	68 dB(A) / A
		Vannforbruk pr. driftssyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x64,3 cm (inkl. 2 cm avstand fra vegg)



**WWV 980 Passion WPS**

M.-nr. 10999340  
**Pris: 43.199,-**

1-9 kg  
QuickPower Wash  
SingleWash  
CapDosing  
TwinDos

Farge/Dør/Design	Lotushvit/Alusølv/WhiteEdition	Trommel/kapasitet	Skånetrommel 2.0 - 9 kg
Betjening	M-Touch display - 5 gr. skrått panel	Miele-App	• / WiFiConn@ct
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, LED-trommelbelysning, SingleWash, TwinDos, PowerWash, SteamCare, Vaskeguide 3D-vægtssensor, Varmvandsstilslutning	Sentrifugering	400-1600 omdr./min.
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydnivå	67 dB(A) / A
		Vannforbruk pr. driftssyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x64,3 cm (inkl. 2 cm avstand fra vegg)



**WSE 463 WCS**

M.-nr. 12485840  
**Pris: 18.899,-**

A-10%  
1-9 kg  
QuickPower Wash  
CapDosing  
Miele@home

NYHET

Farge/Dør/Design	Lotushvit / Obsidiansort/ ChromeEdition	Trommel/kapasitet	Skånetrommel - 8 kg
Betjening	DirectSensor display, 5 grader	Miele-App	•
Komfort	Energiklasse A-10% med QuickPowerWash, PowerWash, CapDosing, Strykeklart, AddLoad, ProfiEco-motor, 24 t startforvalg/resttid	Sentrifugering	1600 omdr./min
		Energieffektivitetsklasse	A-10%
		Lydnivå	68 dB(A)
		Vannforbruk pr. driftssyklus	48 l / 43
		Mål (HxBxD)	85x59,6x64,3 cm (inkl. 2 cm avstand fra vegg)



CapDosing

# VASK/TØRK- KOMBINASJONER

## *\*POWERWASH – REVOLUTIONERENDE ØKONOMISK UANSETT TØYMENGDE*

Maskinene fra Miele med *\*PowerWash* vasker opptil 40 % mer økonomisk og vasker selv små tøymengder meget energieffektivt. Hemmeligheten: Den innovative vasketeknologien *Spin&Spray* vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet *Bomull Eco*.

## *\*TWINDOS*

Automatisk dosering av flytende vaskemiddel med to muligheter: Du kan enten velge å bruke Miele 2-fasesystemet *\*TwinDos*. *TwinDos* sørger for å tilsette\* *\*UltraPhase 1* og *2* på helt riktig tidspunkt i vaskeprosessen. Alternativt kan du velge å fylle på ditt eget flytende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan kjøpes i Miele's nettbutikk.

## *STEAMCARE – REDUSERER STRYKINGEN MED OPPTIL 50%*

Optimalt for deg som er lei av å stryke skjorter og annet tøy, som fort blir krøllete. *SteamCare* løsner fibrene i tøyet ved hjelp av varierende dampmengder, som gjør at det oppnås redusert krølldannelse.

## *\*EMALJERET FRONT*

Den emaljerte fronten finnes kun hos Miele. Emaljen er slag og og bevarer sin hvite farge mange år frem i tid.



## SKÅNSOM TØYBEHANDLING

*\*SoftCare-tromlens enestående overflatestruktur gjør, at det oppstår en vannfilm mellom tøyet og trommleveggen, som tøyet glir lett over. Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitasje. Tøyavviseren forhindrer, at tøyet setter seg fast i dørbelgen.*

## PERFECTDRY-FUNKSJON

*Det patenterte PerfectDry-systemet måler konstant restfuktigheten i tøyet og sørger dermed for presis tørking – også ved forskjellige vannkvaliteter. PerfectDry-systemet registrerer vannets ledeevne og avstemmer det med tørkeprosessen. Gir opptil 12 % tidsbesparelse og opptil 12 % strømbesparelse.*

## QUICKPOWERWASH & DRY

*Tid er for mange en viktig faktor. Med Miele QuickPower Wash & Dry kan det virkelig spares tid på vask og tørking. Avhengig av modell kan 4 kg tøy vaskes og tørkes på 2:45 timer. og 5 kg. på 3:15 timer.*


## CAPDOSING

*Krever tøyet ditt spesialbehandling, er de nye \*Miele Caps en meget enkel løsning. Du legger dem ganske enkelt i skuffen til skyllemiddelet. Deretter tilsetter maskinen automatisk vaskemiddelet på helt riktig tidspunkt i vaskeprosessen. Du kan velge mellom 4 spesialvaskemidler og 1 skyllemiddel..*



# VASK/TØRK-KOMBINASJONER

miele.no – les mer om Miele-vask/tørk-kombinasjoner



**WTD 160 WCS NDS**

M.-nr. 11588250  
**Pris: 25.599,-**




**WTI 370 WPM**

M.-nr. 11588240  
**Pris: 35.199,-**

Farve/Dør/Design	Lotushvit/ Grafittgrå/ ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånetrommel - 8 kg vask / 5 kg tørk
Betjening	DirectSensor display - rett panel	Miele-App	• / WiFiConn@ct
Komfort	AddLoad, Wash&Dry, PerfectDry, ProfiEco motor, 24t Startforvalg/ resttid, Program- manager	Sentrifugering	400-1500 omdr./min.
		Lydnivå	48/60/74 dB(A) ved vask/sentrifugering/ tørking
		Energieffektivitets klasser komplett vaske-tørkesyklus/ vaskesyklus	D
		Mål HxBxD	85x59,6x63,7 cm (inkl. 2 cm avstand fra vegg)

Farve/Dør/Design	Lotushvit/Chrome/ ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånetrommel - 8 kg vask / 5 kg tørk
Betjening	DirectSensor display - skrått panel	Miele-App	• / WiFiConn@ct
Komfort	QuickPowerWash, Single Wash&Dry, CapDosing, AddLoad, Trommelbelysning, PerfectDry, SteamCare, ProfiEco motor, 24t Startforvalg/ resttid, Program- manager	Sentrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydnivå	46/72/58 dB(A) ved vask/sentrifu- gering/tørking
		Energieffektivitets klasser komplett vaske-tørkesyklus/ vaskesyklus	D
		Mål HxBxD	85x59,6x63,7 cm (inkl. 2 cm avstand fra vegg)



**WTW 870 WPM XXL**

M.-nr. 11588160  
**Pris: 43.199,-**



**WTR 870 WPM**

M.-nr. 11588220  
**Pris: 38.399,-**

Farve/Dør/Design	Lotushvit/Chrome/ ChromeEdition	Trommel / kapasitet	- 9 kg vask / 6 kg tørk
Betjening	M Touch display - skrått panel	Miele-App	• / WiFiConn@ct
Komfort	QuickPowerWash Single Wash&Dry, CapDosing, AddLoad, Trommelbelysning, TwinDos, PerfectDry, SteamCare, ProfiEco motor 24t tidsforvalg/ resttid, Program- manager	Sentrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydnivå	46/72/58 dB(A) ved vask/sentrifu- gering/tørking
		Energieffektivitets klasser komplett vaske-tørkesyklus/ vaskesyklus	D
		Mål HxBxD	85x59,6x71,4 cm (inkl. 2 cm avstand fra vegg)

Farve/Dør/Design	Lotushvit/Chrome/ ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånetrommel - 8 kg vask / 5 kg tørk
Betjening	Mtouch display	Miele-App	• / WiFiConn@ct
Komfort	QuickPowerWash CapDosing, AddLoad, Wash&Dry, Trommelbelysning, TwinDos, PerfectDry, ProfiEco motor 24t tidsforvalg/ resttid	Sentrifugering	400 - 1600 omdr./min
		Lydnivå	46/72/58 dB(A) ved vask/sentrifu- gering/tørking
		Energieffektivitets klasser komplett vaske-tørkesyklus/ vaskesyklus	D
		Mål HxBxD	85x59,6x63,7 cm (inkl. 2 cm avstand fra vegg)

## AUTOMATISK UTSKYLLING AV LO

*Kun hos Miele starter programmet utskylling av lo automatisk etter hver tørkeprosess.*



### \* MIELE-APP

*Alle Miele-Vask/tørk maskiner er utstyrt med Miele-App. Miele-App holder b.l.a. øye med din beholdning av UP 1 & UP2 og gir beskjed når maskinen har vasket ferdig. Utover dette er maskinen også utstyrt med MobileStart, RemoteUpdate og RemoteService.*

# TØRKETROMLER

## SPESIALPROGRAMMER

Miele tørketromler har programmer til alt favorittøyet ditt – uansett materiale. Du finner en lang rekke spesialprogrammer, som sikrer helt korrekt behandling av det dyrebare tøyet ditt. Tørk Kashmir-ull, silke, undergardiner, Gore-Tex®, sportstøy og mye mer, og oppnå et perfekt resultat ved den mest skånsomme behandlingen.

### STEAMFINISH

Ved starten av tørkeprosessen blir vann sprayet inn i trommelen, og det danner seg en fin sky av vanndråper, som varmes opp av tørkeluften. Dampen som utvikles, trenger gjennom tekstilene og gjør dem synlig glattere. Dette sikrer, at strykingen blir lettere og raskere – eller helt overflødig.

### ECOFEEBACK

Før programstart kan du lese av forventet energiforbruk, og etter programslutt vises det nøyaktige forbruket, som vil være avhengig av tøyets sammensetning og tørrhetsgrad. Dessuten får du beskjed om skittenhetsgraden på lofilteret, som bør holdes rent.

### SILENCE DRUM


Mieles nye tørketromler er med sin spesielle trommel-design veldig stillegående – også når der tørkes tøy med knapper og glidelåser. Det subjektive lydnivået halveres (nesten med 4 dB), hvilket skaper et mer behagelig lydnivå.

## \*PERFECTDRY-FUNKSJON

Det patenterte \*PerfectDry-systemet måler konstant restfuktigheten i tøyet og sørger dermed for nøyaktig tørking – også ved forskjellige vannkvaliteter. PerfectDry-systemet registrerer vannets ledeevne og avstemmer det med tørkeprosessen. Gir opptil 12 % tidsbesparelse og opptil 12 % strømbesparelse.

## VARMEPUMPETØRKETROMLER

Varmepumpeteknologien bruker den oppnådde varmen igjen og igjen. Det gjør Miele varmpumpetørketromler svært rimelige i bruk – inntil 50 % mer energibesparende en alminnelige kondenstørketromler. Miele varmpumpetørketromler avgir en minimal mengde kondens til omgivelsene. Det resulterer i et bedre innneklima.



### \*NY SOFTCARE-TROMMEL

Miele tørketromler med en kapasitet på helt opptil 9 kg kan dekke enhver husholdnings behov, og selv store tekstiler som f.eks. sengeteppe eller hodeputer kan tørkes i din Miele tørketrommel helt uten problemer.

### \*FRAGRANCEDOS

Miele duftampuller tilfører din personlige favoritt-duft, mens tøyet tørkes. Velg mellom 6 forskjellige duftvarianter. Resultatet blir behagelig friskt og naturlig duftende tøy i inntil 4 uker.

### \*EMALJERT FRONT

Den emaljerte fronten finnes kun hos Miele. Emaljen er slag og ripefast og bevarer sin hvite farge mange år frem i tid.

# TØRKETROMLER, VARMEPUMPE

miele.no – les mer om Miele-tørketromler



**A<sup>+</sup>** 1-7 kg  
Heat pump EcoDry  
FragranceDos PerfectDry

**TCA 230 WP**

M.-nr. 11884060  
**Pris: 14.099,-**

Farge/Dør/Design	Lotushvit/Hvit/ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånnetrommel - 1-7 kg
Betjening	EasyControl display - skrått panel	Miele-App	–
Komfort	PerfectDry, LED-trommelbelysning, FragranceDos, 24t Startforvalg/ resttid	Dør kan hengsles om	– - Hvit dør uten glass
		Lydnivå	66 dB(A)
		Årlig forbruk	208 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand fra vegg)



**A<sup>++</sup>** 1-8 kg  
Heat pump EcoDry  
FragranceDos PerfectDry

**TCD 270 WP**

M.-nr. 11876500  
**Pris: 16.799,-**

Farge/Dør/Design	Lotushvit/Hvit/ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånnetrommel - 1-8 kg
Betjening	DirectSensor display - skrått panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, LED-trommelbelysning, FragranceDos, 24t Startforvalg/ resttid	Dør kan hengsles om	– - transparent dør
		Lydnivå	66 dB(A)
		Årlig forbruk	192 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand fra vegg)



**A<sup>++</sup>** 1-8 kg  
Heat pump EcoDry  
FragranceDos PerfectDry

**TED 275 WP**

M.-nr. 11876510  
**Pris: 16.799,-**

Farge/Dør/Design	Lotushvit/Grafitgrå/ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånnetrommel -1-8 kg
Betjening	DirectSensor-display - skrått panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, LED-trommelbelysning, FragranceDos, 24t Startforvalg/ resttid, Dryfresh	Dør kan hengsles om	– - transparent dør
		Lydnivå	66 dB(A) / A
		Årlig forbruk	192 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand fra vegg)




**A<sup>++</sup>** 1-8 kg  
Heat pump EcoDry  
FragranceDos PerfectDry

**TCC 570 WP**

M.-nr. 11876290  
**Pris: 16.799,-**

Farge/Dør/Design	Lotushvit/Hvit/ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånnetrommel - 1-8 kg
Betjening	DirectSensor display - skrått panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, LED-trommelbelysning, FragranceDos, 24t Startforvalg/ resttid, Tørkeassistent, EcoSpeed	Dør kan hengsles om	– - Hvit dør uten glass
		Lydnivå	66 dB(A)
		Årlig forbruk	177 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand fra vegg)



**PowerFresh, SteamFinish**




# TØRKETROMLER, VARMEPUMPE



## TEF 765 WP



M.-nr. 11876640  
Pris: 19.599,-



## TEF 775 WP



M.-nr. 11876650  
Pris: 19.599,-

Farge/Dør/Design	Lotushvit/Chrome/ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånetrommel - 1-8 kg
Betjening	DirectSensor display - rett panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, LED-trommelbelysning, FragranceDos2, 24t Startforvalg/ resttid, DryCare 40	Dør kan hengesles om	– - transparent dør
		Lydnivå	66 dB(A)
		Årlig forbruk	163 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand til vegg)


Farge/Dør/Design	Lotushvit/Chrome/ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånetrommel - 1-8 kg
Betjening	DirectSensor-display - skrått panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, LED-trommelbelysning, FragranceDos2, 24t Startforvalg/ resttid, Dryfresh, DryCare40, EcoSpeed	Dør kan hengesles om	– - transparent dør
		Lydnivå	66 dB(A) / A
		Årlig forbruk	161 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand fra vegg)



## TCF 770 WP



M.-nr. 11876620  
Pris: 19.199,-



## TCL 790 WP



M.-nr. 11876700  
Pris: 26.399,-

Farge/Dør/Design	Lotushvit/Grafitgrå/ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånetrommel - 1-8 kg
Betjening	DirectSensor display - skrått panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, LED-trommelbelysning, FragranceDos2, 24t Startforvalg/ resttid, Tørkeassistent, DryCare40, EcoFeedback, EcoSpeed	Dør kan hengesles om	– - transparent dør
		Lydnivå	66 dB(A)
		Årlig forbruk	163 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand fra vegg)


Farge/Dør/Design	Lotushvit/Grafitgrå/ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånetrommel - 1-9 kg
Betjening	ComfortSensor display	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, SteamFinish, LED-trommelbelysning, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/ resttid, Tørkeassistent, DayFresh, PowerFresh, EcoFeedback, EcoSpeed	Dør kan hengesles om	– - transparent dør
		Lydnivå	64 dB(A)
		Årlig forbruk	185 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand fra vegg)



FragranceDos<sup>2</sup>

# TØRKETROMLER, VARMEPUMPE

miele.no – les mer om Miele-tørketromler




## TEL 795 WP

M.-nr. 11876720  
Pris: 26.799,-



Farge/Dør/Design	Lotushvit/Chrome/ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Silence-tromle - 1-9 kg
Betjening	ComfortSensor display - skrått panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, LED-tromle-belysning, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/ resttid, Dryfresh, DryCare40, PowerFresh, EcoSpeed	Dør kan hengsles om	– - transparent dør
		Lydnivå	64 dB(A) / A
		Årlig forbruk	185 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand fra vegg)




## TCR 790 WP

M.-nr. 11876860  
Pris: 37.599,-



Farge/Dør/Design	Lotushvit/Chrome/ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Silence-tromle - 1-9 kg
Betjening	Mtouch display	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, SteamFinish, LED-trommelbelysning, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/ resttid, Tørkeassistent, DayFresh, PowerFresh, Ecofeedback	Dør kan hengsles om	– - transparent dør
		Lydnivå	62 dB(A)
		Årlig forbruk	193 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand fra vegg)




## TWV 780 WP

M.-nr. 11876890  
Pris: 43.199,-



Farge/Dør/Design	Lotushvit/Alusølv/WhiteEdition	Trommel / kapasitet	Silence-tromle - 1-9 kg
Betjening	Mtouch display - 5 gr. Panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, SteamFinish, LED-trommelbelysning, FragranceDos2, 24t Startforvalg/ resttid, Tørkeassistent, DryCare40, DryFresh, PowerFresh, EcoSpeed, EcoFeedback	Dør kan hengsles om	• - transparent dør
		Lydnivå	62 dB(A)
		Årlig forbruk	174 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand fra vegg)



## TWR 780 WCS

M.-nr. 11876870  
Pris: 37.599,-




Farge/Dør/Design	Lotushvit/Chrome/WhiteEdition	Trommel / kapasitet	Silence-tromle - 9 kg
Betjening	Mtouch display - Buet 5°	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, SteamFinish, LED-tromle-belysning, FragranceDos2, 24t Startforvalg/ resttid, Tørkeassistent, DryCare40, DryFresh, PowerFresh, EcoFeedback	Dør kan hengsles om	• - transparent dør
		Lydnivå	62 dB(A) / A
		Årlig forbruk	174 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm avstand fra vegg)



# TØRKETROMLER, VARMEPUMPE



NYHET



## TEC 665 WP



Varmepumetørketrommel  
Med sengetøy-program  
M.-nr. 12434970  
**Pris: 15.999,-**


**125 Edition**

Gjeldende fra mars 2024

Farge/Dør/Design	Lotushvit/ChromeEdition	Trommel / kapasitet	Skånetrommel - 8 kg
Betjening	DirectSensor display, Rett panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, Fragrance-Dos, Wash2Dry, 24t startforvalg & Resttid, LED-trommelbelysning, AddLoad, EcoDry, Eco-motor, EcoSpeed, Impregnering, Sengetøy, DryFresh, DryCare 40, Kjølemedium: R290	Dør kan hengsles om	–
		Lydnivå	66 dB
		Årlig forbruk	NA
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl, 2 cm avstand til vegg)



NYHET



## TEL 685 WP



Varmepumetørketrommel  
Med SilenceDrum og Strykeklart, Sengetøy, Kurvprogram, Finishdamp  
M.-nr. 12437010  
**Pris: 25.799,-**


**125 Edition**

Gjeldende fra mars 2024

Farge/Dør/Design	Lotushvit/ChromeEdition	Trommel / kapasitet	SilenceDrum/ 9 kg
Betjening	ComfortSensor 1-linje display, Rett panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, Fragrance-Dos2, Wash2Dry, 24t startforvalg & Resttid, LED-trommelbelysning, AddLoad, EcoFeedback, Automatic+, EcoDry, Eco-motor, EcoSpeed, Impregnering, DryFresh, DryCare 40, Kjølemedium: R290	Dør kan hengsles om	–
		Lydnivå	64 dB
		Årlig forbruk	NA
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl, 2 cm avstand til vegg)



NYHET



## TCC 670 WP



Varmepumetørketrommel  
Med sengetøy-program  
M.-nr. 12434960  
**Pris: 15.999,-**


**125 Edition**

Gjeldende fra mars 2024

Farge/Dør/Design	Lotushvit/ChromeEdition	Trommel/kapasitet	Skånetrommel - 8 kg
Betjening	DirectSensor display, Skrått panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, Fragrance-Dos, Wash2Dry, 24t startforvalg & Resttid, LED-trommelbelysning, AddLoad, EcoDry, Eco-motor, EcoSpeed, Impregnering, Sengetøy, DryFresh, DryCare 40, Kjølemedium: R290	Dør kan omhengsles	–
		Lydnivå	66 dB
		Årlig forbruk	NA
		Produktmål (HxBxD)	85x59,6x64 cm (inkl, 2 cm avstand til vegg)



NYHET



## TCL 690 WP



Varmepumetørketrommel  
Med SilenceDrum og Strykeklart, Sengetøy, Kurvprogram, Finishdamp, Grafitgrå perlefinish dørdesign  
M.-nr. 12436990  
**Pris: 25.299,-**

**125 Edition**

Gjeldende fra mars 2024

Farge/Dør/Design	Lotushvit/ChromeEdition	Trommel / kapasitet	SilenceDrum/ 9 kg
Betjening	ComfortSensor 1-linje display, Skrått panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, Fragrance-Dos2, Wash2Dry, 24t startforvalg & Resttid, LED-trommelbelysning, AddLoad, EcoFeedback, Automatic+, EcoDry, Eco-motor, EcoSpeed, Impregnering, DryFresh, DryCare 40, Kjølemedium: R290	Dør kan hengsles om	–
		Lydnivå	64 dB
		Årlig forbruk	NA
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl, 2 cm avstand til vegg)



SilenceDrum

# STRYKEMASKINER

## DAMPFUNKSJON

Denne funksjonen muliggjør stryking med damp. Den "dobbel te vannbeholderen" sørger for hurtig dampproduksjon, en jevn dampfordeling på hele strykeoverflaten og opptil 40 minutters stryking med damp (med én enkelt påfylling). En LED-lampe viser når vannbeholderen skal fylles. Brukes med friskt vann fra kranen.

## TEKSTIL TILPASSET TEMPERATURVALG

Optimal varmefordeling gjennom tre varmeelementer. Varmeeffekten kan stilles inn i henhold til vaskeetiketten i tekstilene, som skåner fibrene. De tre varmeelementene fordeler varmen over hele overflaten. Dette sikrer de best mulige strykeresultatene.



## HØYT PRESSTRYKK

Under strykingen trykkes strykearmen ned på strykevalsen med et presstrykk på 0,35 N/cm. For å skape et lignende trykk ved manuell stryking ville man måtte trykke strykejernet ned på strykebrettet med en konstant vekt på ca. 7 kg. For best mulige strykeresultater med minst mulig arbeid.

# FASHIONMASTER

## DAMP

Dampen gjør forskjellen. Med et damptrykk på opptil 4 bar og en konstant dampmengde på 100 g/min oppnår du strykeopplevelser i profesjonell kvalitet med FashionMaster. Den tørre dampen trenger gjennom selv de tykkeste materialer og reduserer dermed stryketiden. Du kan velge, om du vil bruke dampstøt eller konstant damp direkte på strykejernet med et trykk på damp-tasten.

## STEAMER

Du kan enkelt kvitte deg med stygge skrukker og bretter på jakker, blazere, aftenkjoler eller gardiner ved hjelp av steamern. Den veier kun halvparten så mye som strykejernet, men har samme damptrykk og dermed samme dampmengde. Den praktiske børstekransen får tekstilfibrene til å reise seg med perfekt avstand. Steamern kan også brukes mens FashionMaster er klappet sammen for at spare plass.

## 1-2-LIFT-SYSTEM

To bevegelser – lett og raskt! Med det patenterte \*1-2-lift-system kan hele utstyret bestående av strykejern, dampgenerator og strykebord stilles opp med få arbeidstrinn. Lås opp, og la strykebordet gli opp i vannrett posisjon – nesten som ved et trylleslag. FashionMaster glatter ikke bare tøyet men skåner også ryggen din!

## AKTIVT STRYKEBRETT

Strykebrettet hjelper deg aktivt med tre intelligente funksjoner ved stryking. Blåsefunksjonen sørger for svært myk stryking, innsugningsfunksjonene medføre ren intensiv dampbruk. Med damp-knappen på strykejernet starter oppblåsnings- eller innsugningsfunksjonene i strykebrettet, og den slukkes automatisk i strykepausene. Hukommelsesfunksjonen glemmer den siste innstillingen og starter igjen ved neste bruk av damp.



**B 995**

M.-nr. 7222780

Pris: 28.799,-

Farge	Lotushvit	Varme element	3
Modell	Fristtående, sammenleggbar	Damp/vannbeholder	• / 0,8L
Valsehas-tighet	Elektronisk regulerbar i 5 trinn	Arbeidstid/tank	40 min.
Valseløp	•	Stryke sålebredde	83 cm
Komfort	Oppsamlingsbord Elektrisk fotkontakt	Mål i bruk	HxBxD 96x98,5x38 cm
		Mål sammenslått	HxBxD 105,5x50x38 cm



**B 4847**

M.-nr. 11978080

Pris: 30.399,-

Farge	Lotushvit Tayberry stryketrekk	Sammen leggbar	• / 1-2 Liftsystem
Modell	Fritsttående Strykesystem	Høydejustering	• / trinnløs
Strykesål	SoftCare, patentert	Steamer	2 trinn, Blåse-/sugefunksjon
Valseløp	Cool Down & Auto off-funksjon, Separat non-stick-sål, Steamer, Varmebestandig stryketrekk	Damptrykk	4,0 bar fra 1,25 L vannbeholder
		Mål i bruk	HxBxD 105,5x140x43 cm
		Mål sammenslått	HxBxD 128x38x 43 cm



**B 4312**

M.-nr. 11978090

Pris: 24.799,-

Farge	Lotushvit stryketrekk	Sammen leggbar	• / 1-2 Liftsystem
Modell	Fritsttående Strykesystem	Høydejustering	• / trinnløs
Strykesål	SoftCare, patentert	Steamer	2 trinn
Valseløp	Cool Down & Auto off-funksjon, Separat non-stick-sål, Varmebestandig stryketrekk i grå	Damptrykk	3,5 bar fra 1,25 L vannbeholder
		Mål i bruk	HxBxD 96x98x38 cm
		Mål sammenslått	HxBxD 105,5x50x38 cm



Steamer

# VELKOMMEN TIL MIELE CLUB

Har du kjøpt et eller flere Miele produkter, tilbyr vi deg et medlemskap i Miele Club.

Som klubbmedlem mottar du eksklusive tilbud og verdikuponger som kun kan oppnås via medlemskap i Miele Club. Det er helt gratis og uten forpliktelser for deg som medlem.

Meld deg inn i Miele Club på [miele.no/club](https://miele.no/club) og motta eksklusive tilbud, verdikuponer og ytelser, så snart dine Miele produkter er registrert.



Gratulerer  
med dagen!



# OPPVASKMASKINER

## VERDENSNYHET!

*Automatisk dosering med AutoDos og integrert PowerDisk.*

*Miele-oppvaskmaskiner og Miele-PowerDisk med alt-i-1-oppvaskpulver er nøyaktig utviklet og tilpasset til hverandre*

## UTMERKEDE RESULTATER\*

*PowerDisk-pulveret doseres optimalt til det valgte programmet – med nøyaktig tilpasset mengde og til optimalt tidspunkt.*

*Oppvaskmaskinen kan dosere flere ganger under programmet, og velges programmet Automatisk, måler en sensor skittenhetsgraden og doserer optimalt i forhold til denne. Opplev de absolutt beste oppvask-og tørkeresultatene!*





## EKSTRAORDINÆR FRIHET

*Slutt på å fylle oppvaskmiddel på maskinen ved hver oppvask.  
En PowerDisk holder ca. til 1 måneds forbruk\*\*.*

*Med Miele PowerDisk er det alltid oppvaskmiddel i maskinen, og via Miele-Appen kan du enkelt starte oppvaskmaskinen når du er på farten.*

*Opplev maksimal Komfort med AutoStart: Tast inn ønskede programmer og tidspunkter én gang i ukeplanen – oppvaskmaskinen starter helt automatisk, inntil du fjerner de valgte programmene fra listen igjen.*

*Takket være ShopConn@ct trenger du ikke lenger å huske på å kjøpe oppvaskmiddel. Appen kan stilles inn slik at den automatisk bestiller et ønsket antall PowerDisk hjem til deg, når oppvaskmaskinen og appen registrerer at du holder på å gå tom for PowerDisk. Enklere blir det ikke.*

\* Du kan fortsatt velge å bruke annet oppvaskpulver eller -tabletter

\*\* En PowerDisk holder gjennomsnittlig til 20 omganger med ECO-program.

# OPPVASKMASKINER

## PERFEKTE RESULTATER

*Miele Perfect GlassCare rengjør glassene dine forsiktig og skånsomt – ingen glasspest, kalkreder el. lign. Selv de skjøre, fine vinglassene kan du rengjøre i Miele-oppvaskmaskiner. Riedel anbefaler kun Miele-oppvask oppvaskmaskiner til rengjøring av sine glass.*

*Programmet QuickPowerWash og Miele-oppvasketabletter er nøyaktig avstemt med hverandre og utgjør et unikt og uovervinnelig team, som gir enestående oppvaskresultater. På bare 58 minutter oppnår du perfekte oppvask- og tørkeresultater!*

*Med Miele \*AutoOpen-tørring blir alt servert ditt – selv plastikk – helt tørt. Når oppvaskprogrammet er slutt, åpnes døren på oppvaskmaskinen automatisk. Benkeplaten beskyttes mot fukt med den spesielle luftføring.*

## ENESTÅENDE BRUKERKOMFORT

*Ønsker du et håndstaksløst kjøkken? Med \*Knock2Open åpnes døren automatisk når du banker på den, og takket være AutoClose hjelper en motorfunksjon med å lukke oppvaskmaskinens dør automatisk og forsiktig. Komfortabelt og elegant. Opplev hurtig, intuitiv og moderne betjening av din oppvaskmaskin med Miele's eksklusive M Touch display.*




## SKÅN MILJØET OG LOMMEBOKEN

*Ytterst energieffektiv og i beste energiklasse – helt ned til energiklasse A. Koble oppvaskmaskinen til varmt vann, og spar opp til 50 % strøm. EcoFeedback – før programstart vises en prognose for energiforbruket. EcoStart – din intelligente oppvaskmaskin starter automatisk, når strømmen er billigst. Med SmartStart mottar oppvaskmaskinen info om strømtakster direkte fra din strømleverandør. Helt ned i 6 l vann pr. oppvask – til tross for at Miele-oppvaskmaskiner kun bruker rent, friskt vann til oppvasken.*

## MIELE-APP


*Betjen oppvaskmaskinen fra avstand. I Miele-Appen kan du velge program, legge til flere valg, stille inn forsinket start og mye mer.*



## HYGIENISK RENT

*I alle Miele-oppvaskmaskiner fjernes mer enn 99,9 % av all virus<sup>2</sup>.*



**G 5110 U**


Frittstående under benk,  
rett panel, taster,  
3-sifret digitalt display (gul)  
M.-nr. Brillanthvit 12155800  
**Pris: 11.999,-**

**G 5110 SCU**

Frittstående under benk,  
rett panel, taster,  
3-sifret digitalt display (gul)  
M.-nr. Brillanthvit 12155810  
**Pris: 11.999,-**  
M.-nr. CleanSteel 12155820  
**Pris: 13.999,-**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funksjoner	–
Programmer / kuverter	5 / 13	Tilvalg	Kort, Express, ExtraClean, Extra dry
Energiklasse	D	Vannforbruk i ECO prg)	8,5 l
Lydnivå	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	Varmtvannstilkobling, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	– / –		
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm	Fleksibilitet	Comfort, Bestikkurvy, 2 FlexCare-kopphyll

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funksjoner	–
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Express, ExtraClean, Extra dry
Energiklasse	D	Vannforbruk i ECO prg	8,5 l
Lydnivå	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	Varmtvannstilkobling, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	– / –		
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm	Fleksibilitet	Comfort, Bestikkskuff, 1 FlexCare-kopphyll

**G 5132 SCU**

Frittstående under benk,  
rett panel, taster,  
3-sifret digitalt display (gul)  
M.-nr. Brillanthvit 12158740  
**Pris: 12.199,-**  
M.-nr. CleanSteel 12158750  
**Pris: 14.099,-**


**G 5310 SCU**

Frittstående under benk,  
rett panel, taster,  
3-sifret digitalt display (hvit)  
M.-nr. Brillanthvit 12158850  
**Pris: 15.199,-**  
M.-nr. CleanSteel 12158860  
**Pris: 17.199,-**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funksjoner	–
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Utsatt start, Express, ExtraClean, Extra dry
Energiklasse	D	Vannforbruk i ECO prg	8,5 l
Lydnivå	45 dB(C)	Ekstra	Varmtvannstilkobling, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	– / –		
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm	Fleksibilitet	Comfort, Bestikkskuff, 1 FlexCare-kopphyll


Quick-PowerWash	•	Ekstra-funksjoner	AutoOpen, SensorDry, BrilliantGlassCare
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Express, ExtraClean, Extra dry, Ekstra økonomisk
Energiklasse	C	Vannforbruk i ECO prg	8,4 l
Lydnivå	44 dB(B)	Ekstra	Varmtvannstilkobling, EcoPower, Halv maskin
Resttid & startforvalg	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	– / –		
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm	Fleksibilitet	Comfort, 3D MultiFlex-skuff, 1 FlexCare-kopphyll

**AutoOpen**

**G 5332 SCU**

Frittstående under benk,  
rett panel, taster,  
3-sifret digitalt display (hvit)  
M.-nr. Brillanthvit 12158910  
**Pris: 15.399,-**  
M.-nr. CleanSteel 12158920  
**Pris: 17.299,-**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funksjoner	AutoOpen, SensorDry, BrilliantGlassCare
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Express, ExtraClean, Extra dry, Ekstra økonomisk
Energiklasse	C	Vannforbruk i ECO prg	8,4 l
Lydnivå	44 dB(B)	Ekstra	Varmtvannstilkobling, EcoPower, Halv maskin
Resttid & startforvalg	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	Comfort 3D-MultiFlex-skuff, Ekstra bestikkur
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm		

**G 7210 SCU**

Friskvannssystem,  
Frittstående under benk  
rett panel, 1-linje LCD-display  
M.-nr. Brillanthvit 12426300  
**Pris: 18.399,-**  
M.-nr. CleanSteel 12426310  
**Pris: 20.299,-**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funksjoner	AutoOpen-tørking, SensorDry, BrilliantGlassCare
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Ekspress, Intensesone, Extra clean, ExtraDry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg	8,4 l
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Varmtvannstilkobling, Påvist hygiene, Halv maskin, EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-skuff 2 FlexCare-glassbeholder 1 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

**G 7133 SCU**

Friskvannssystem,  
Frittstående under benk  
rett panel, 1-linje LCD-display  
M.-nr. Brillanthvit 12426130  
**Pris: 18.099,-**  
M.-nr. CleanSteel 12426150  
**Pris: 19.999,-**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funksjoner	AutoOpen-tørking, SensorDry, BrilliantGlassCare
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Ekspress, Intensesone, Extra clean, ExtraDry
Energiklasse	B	Vannforbruk i ECO prg	8,4 l
Lydnivå	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	Varmtvannstilkobling, Påvist hygiene, Halv maskin, EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-skuff i stål 2 FlexCare-glassbeholder 1 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

**G 7138 SCU XXL**

Frittstående under benk  
rett panel, 1-linje LCD-display  
AutoDos med PowerDisk  
M.-nr. Brillanthvit 12426170  
**Pris: 18.899,-**  
M.-nr. CleanSteel 12426180  
**Pris: 20.799,-**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funksjoner	AutoOpen-tørking, SensorDry, BrilliantGlassCare
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	AutoDos, Ekspress, Intensesone, Extra clean, ExtraDry
Energiklasse	B	Vannforbruk i ECO prg	8,4 l
Lydnivå	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	Varmtvannstilkobling, Påvist hygiene, Halv maskin, EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	- / Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-skuff 2 FlexCare-glassholder 1 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		

**BrilliantGlassCare**

# FRITTSTÅENDE OPPVASKMASKINER, 60 CM

miele.no



**G 7233 SCU**

Friskvannssystem, Frittstående under benk rett panel, 1-linje LCD-display  
M.-nr. Brillanthvit 12426420  
**Pris: 18.699,-**  
M.-nr. CleanSteel 12426430  
**Pris: 20.599,-**



**G 7600 SCU**

Friskvannssystem, Frittstående under benk, rett panel, 1-linje klartekst, AutoDos med PowerDisk, M.-nr. Brillanthvit 12426570  
**Pris: 21.499,-**  
M.-nr. CleanSteel 12426580  
**Pris: 23.399,-**

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, AutoOpen-tørking, SensorDry
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Ekspress, IntenseSone, Extra clean, ExtraDry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg	8,4 l
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Varmtvannstilkobling, Påvist hygiene, Halv maskin, EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-skuff, 2 FlexCare glassholder, 1 FlexCare-koppholder
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, AutoOpen-tørking
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	AutoDos, Ekspress, IntenseSone, Extra clean, ExtraDry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg	8,4 l
Lydnivå	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	Varmtvannstilkobling, Påvist hygiene, Halv maskin, EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	- / Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-skuff, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-koppholder
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



**G 7605 SCU XXL**

Friskvannssystem, Frittstående under benk, rett panel, 1-linje klartekst, AutoDos med PowerDisk, M.-nr. Brillanthvit 12426630  
**Pris: 22.299,-**  
M.-nr. CleanSteel 12426640  
**Pris: 24.199,-**

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, AutoOpen-tørking
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	AutoDos, Ekspress, IntenseSone, Extra clean, ExtraDry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg	8,4 l
Lydnivå	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	Varmtvannstilkobling, Påvist hygiene, Halv maskin, EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	- / Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-skuff, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-koppholder
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		





G 7605 SCU XXL

# FRITTSTÅENDE OPPVASKMASKINER, 45 CM

miele.no



## G 5540 SCU

Frittstående under benk,  
rett panel, taster  
3-sifret digitalt display (gul)  
M.-nr. Brillanthvit 12159070  
**Pris: 13.799,-**  
M.-nr. CleanSteel 12159080  
**Pris: 15.699,-**



## G 5740 SCU

Frittstående under benk,  
rett panel, taster  
1-linje tekstdisplay LCD (hvit)  
M.-nr. Brillanthvit 12159100  
**Pris: 16.999,-**  
M.-nr. CleanSteel 12159110  
**Pris: 18.899,-**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funksjoner	–
Programmer / kuverter	5 / 9	Tilvalg	Kort, Express, ExtraClean, Extra dry
Energiklasse	E	Vannforbruk i ECO prg	8,1 l
Lydnivå	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	Varmtvannstilkobling, EcoPower, Halv maskin
Resttid/ Startforvalg	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	– / –	Fleksibilitet	Komfort, Bestikkskuff
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 45 x 57 mm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funksjoner	AutoOpen-tørking, SensorDry
Programmer / kuverter	8 / 9	Tilvalg	Kort, Ekspress, IntenseSone, ExtraClean, Extra dry
Energiklasse	C	Vannforbruk i ECO prg	7,9 l
Lydnivå	44 dB(B)	Ekstra økonomisk	Varmtvannstilkobling, EcoPower, Halv maskin, EcoFeedback,
Resttid/ Startforvalg	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	– / –	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D MultiFlex-skuff
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 45 x 57 mm		



G 5740 SCU



## HALVINTEGRELTE OPPVASKMASKINER, 60 CM



**G 7210 SCI**

Friskvannssystem, halvintegret, rett panel, taster, 1-linje LCD-display (hvit)  
M.-nr. CleanSteel 12426320  
**Pris: 23.699,-**



**G 7600 SCI**

Halvintegret, Friskvannssystem, rett panel, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvit)  
AutoDos med PowerDisk  
M.-nr. Brillanthevit 12426590  
**Pris: 25.299,-**  
M.-nr. CleanSteel 12426600  
**Pris: 27.299,-**

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, AutoOpen-tørring, SensorDry
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, ExtraClean, ExtraDry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg	8,4 l
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Varmtvannstilkobling, Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & Startforvalg	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D MultiFlex-skuff, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, AutoOpen-tørring, SensorDry
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	AutoDos, Express, IntenseSone, Extra clean, ExtraDry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg	8,4 l
Lydnivå	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	Varmtvannstilkobling, Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & Startforvalg	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	- / Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-skuff, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



## FULLINTEGRELTE OPPVASKMASKINER, 60 CM



**G 5150 Vi**

Fullintegret  
Varmtvannstilkobling, Betjeningspanel i rustfritt stål, taster, 3-sifret digitalt display (gul)  
M.-nr. 12158790  
**Pris: 16.799,-**



**G 5150 SCVi Active**



Fullintegret  
Varmtvannstilkobling, Betjeningspanel i rustfritt stål, taster, 3-sifret digitalt display (gul)  
M.-nr. 12158800  
**Pris: 17.599**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funksjoner	-
Programmer / kuverter	5 / 13	Tilvalg	Utsatt start, Express, Ekstra rent, Ekstra tørt
Energiklasse	D	Vannforbruk i ECO prg	8,5 l
Lydnivå	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	EcoPower-teknologi, Testet hygiene
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, Bestikkurv, 2 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funksjoner	-
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Utsatt start, Express, Ekstra rent, Ekstra tørt
Energiklasse	D	Vannforbruk i ECO prg	8,5 l
Lydnivå	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	EcoPower-teknologi, Testet hygiene
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, Bestikkurv, 1 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm		

**HYGIENISK RENT**


I alle Miele-oppvaskmaskiner fjernes mer enn 99,9 % av all virus<sup>2</sup>



**G 5155 SCVi XXL**

Fullintegrert  
Varmvannstilkobling  
Betjeningspanel i rustfritt stål,  
taster, 3-sifret digitalt display  
(gul)  
M.-nr. 12158810  
**Pris: 18.499,-**


Quick-PowerWash	•	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, Turbothermic-tørking
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Utsatt start, Ekstra rent, Ekstra tørt
Energiklasse	D	Vannforbruk i ECO prg	8,5 l
Lydnivå	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	EcoPower-teknologi Testet hygiene
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, Bestikkskuff, 1 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		



**G 5162 SCVi**

Fullintegrert  
Varmvannstilkobling  
Betjeningspanel i rustfritt stål,  
taster, 3-sifret digitalt display  
(gul)  
M.-nr. 12158820  
**Pris: 17.799,-**


Quick-PowerWash	•	Ekstra-funksjoner	-
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Utsatt start, Express, Ekstra rent, Ekstra tørt
Energiklasse	D	FVannforbruk i ECO prg	8,5 l
Lydnivå	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	EcoPower-teknologi Testet hygiene
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, Bestikkskuff + Bestikkurv 1 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		



**G 5167 SCVi XXL**

Fullintegrert  
Varmvannstilkobling  
Betjeningspanel i rustfritt stål,  
taster, 3-sifret digitalt display  
(gul)  
M.-nr. 12158830  
**Pris: 18.599,-**


Quick-PowerWash	•	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, Turbothermic-tørking
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Utsatt start, Kort, Ekstra rent, Ekstra tørt
Energiklasse	D	Vannforbruk i ECO prg	8,5 l
Lydnivå	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	EcoPower-teknologi Testet hygiene
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, Bestikkskuff + Bestikkurv 1 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		



**G 5350 SCVi**

Fullintegrert  
Varmvannstilkobling  
Betjeningspanel i rustfritt stål,  
taster, 3-sifret digitalt display  
(gul)  
M.-nr. 12158980  
**Pris: 20.099,-**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Utsatt start, Express, Ekstra rent, Ekstra tørt
Energiklasse	C	Vannforbruk i ECO prg	8,4 l
Lydnivå	44 dB(B)	Ekstra økonomisk	EcoPower-teknologi Testet hygiene, Halv maskin
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, 3D-MultiFlex-skuff 1 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



**G 5355 SCVi XXL**

Fullintegrert  
Varmvannstilkobling  
Betjeningspanel i rustfritt stål,  
taster, 3-sifret digitalt display  
(hvit)  
M.-nr. 12159000  
**Pris: 20.999,-**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Utsatt start, Express, Ekstra rent, Ekstra tørt
Energiklasse	C	Vannforbruk i ECO prg	8,4 l
Lydnivå	44 dB(B)	Ekstra økonomisk	EcoPower-teknologi Testet hygiene, Halv maskin
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, 3D-MultiFlex-skuff 1 FlexCare-kopphylle
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		

**G 5362 SCVi**

Fullintegreert  
Varmvannstilkobling  
Betjeningspanel i rustfritt stål,  
taster, 3-sifret digitalt display  
(hvit)  
M.-nr. 12159030  
**Pris: 20.299,-**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Utsatt start, Express, Ekstra rent, Ekstra tørt
Oppvask- og tørkeevne	–	Vannforbruk i ECO prg	C ( 74 kWh per 100 ) 8,4 l vann
Lydnivå	44 dB(B)	Ekstra økonomisk	EcoPower-teknologi Testet hygiene, Halv maskin
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	– / –	Fleksibilitet	Comfort, 3D-MultiFlex-skuff, Bestikkurv
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

**G 5367 SCVi XXL**


Fullintegreert  
Varmvannstilkobling  
Betjeningspanel i rustfritt stål,  
taster, 3-sifret digitalt display  
(hvit)  
M.-nr. 12159040  
**Pris: 21.099,-**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Utsatt start, Express, Ekstra rent, Ekstra tørt
Oppvask- og tørkeevne	–	Vannforbruk i ECO prg	C ( 74 kWh per 100 ) 8,4 l vann
Lydnivå	44 dB(B)	Ekstra økonomisk	EcoPower-teknologi Testet hygiene, Halv maskin
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	– / –	Fleksibilitet	Comfort, 3D-MultiFlex-skuff, Bestikkurv, 1 FlexCare-kopphyll
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		

**G 5373 SCVi**


Fullintegreert  
Varmvannstilkobling  
Betjeningspanel i rustfritt stål,  
taster, 3-sifret digitalt display  
(hvit)  
M.-nr. 12159050  
**Pris: 21.099,-**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Utsatt start, Express, Ekstra rent, Ekstra tørt
Energiklasse	C	Vannforbruk i ECO prg	8,4 l vann
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	EcoPower-teknologi Testet hygiene, Halv maskin
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	– / –	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-skuff 2 FlexCare-glassholder
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

**G 5378 SCVi XXL**


Fullintegreert  
Varmvannstilkobling  
Betjeningspanel i rustfritt stål,  
taster, 3-sifret digitalt display  
(hvit)  
M.-nr. 12159060  
**Pris: 21.999,-**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Utsatt start, Express, Ekstra rent, Ekstra tørt
Energiklasse	C	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	EcoPower-teknologi Testet hygiene, Halv maskin
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	– / –	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-skuff 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphyll
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		

**G 7180 SCVi**


Fullintegreert, AutoDos med  
integreert PowerDisk  
Varmvannstilkobling  
Betjeningspanel i rustfritt stål,  
taster, 1-linje LCD-tekstdisplay  
(hvit)  
M.-nr. 12426190  
**Pris: 23.699,-**

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, Auto-Open
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	/Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-skuff, 2 FlexCare-gless-holder, 1 FlexCare-kopphyll, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

**G 7185 SCVi XXL**

Fullintegreert, AutoDos med  
integreert PowerDisk  
Varmvannstilkobling  
Betjeningspanel i rustfritt stål,  
taster, 1-linje LCD-tekstdisplay  
(hvit)  
M.-nr. 12426210  
**Pris: 24.499,-**


Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, Auto-Open
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	/Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-skuff, 2 FlexCare-gless-holder, 1 FlexCare-kopphyll, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



**G 7183 SCVi**

Fullintegrert, AutoDos med integrert PowerDisk  
Varmvannstilkobling  
Betjeningspanel i rustfritt stål, taster, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvit)  
M.-nr. 12426200  
**Pris: 24.199,-**

Quick-PowerWash	PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	B	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	/Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-skuff, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



**G 7188 SCVi XXL**

Fullintegrert, AutoDos med integrert PowerDisk  
Betjeningspanel i rustfritt stål, taster, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvit)  
M.-nr. 12426220  
**Pris: 24.999,-**

Quick-PowerWash	PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	B	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	/Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-skuff, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		



**G 7191 SCVi**

Fullintegrert  
Varmvannstilkobling  
Betjeningspanel i rustfritt stål, taster, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvit)  
M.-nr. 12469670  
**Pris: 23.199,-**  
125 Edition

Quick-PowerWash	PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	B	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	/Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-skuff, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



**G 7197 SCVi XXL**

Fullintegrert  
Varmvannstilkobling  
Betjeningspanel i rustfritt stål, taster, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvit)  
M.-nr. 12469680  
**Pris: 23.999,-**  
125 Edition


Quick-PowerWash	PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	B	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	/Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-skuff, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		



**G 7260 SCVi**

Fullintegrert  
Betjeningspanel i rustfritt stål, Varmvannstilkobling  
taster, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvit)  
M.-nr. 12426440  
**Pris: 24.199,-**


Quick-PowerWash	PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	/Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-skuff, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		




**G 7265 SCVi XXL**

Fullintegrert  
Betjeningspanel i rustfritt stål, Varmvannstilkobling  
taster, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvit)  
M.-nr. 12426460  
**Pris: 24.999,-**

Quick-PowerWash	PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	/Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-skuff, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

**G 7293 SCVi**


Fullintegrert, taster,  
Varmtvannstilkobling,  
1-linje LCD-tekstdisplay (hvit)  
M.-nr. 12426480  
**Pris: 24.899,-**

**G 7298 SCVi XXL**


Fullintegrert, taster,  
Varmtvannstilkobling  
1-linje LCD-tekstdisplay (hvit)  
M.-nr. 12426510  
**Pris: 25.599,-**

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-skuff i stål, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-skuff i stål, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		

**G 7294 SCVi**

Fullintegrert, taster,  
Varmtvannstilkobling  
1-linje TFT-tekstdisplay (hvit)  
M.-nr. 12426500  
**Pris: 25.199,-**

**G 7299 SCVi XXL**

Fullintegrert, taster,  
Varmtvannstilkobling  
1-linje TFT-tekstdisplay (hvit)  
M.-nr. 12426520  
**Pris: 25.999,-**



Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-skuff i stål, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-skuff i stål, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		



AutoOpen-tørking

# KURVDESIGN

## VELG MELLOM MIELES FIRE DESIGN

Comfort, ComfortPlus, ExtraComfort eller MaxiComfort



### MULTICLIPS

Clips for mindre gjenstander



### FLEXCARE GLASS & FLASKEHOLDER

Til støtteglass og flasker



### XL-ASSIST


Holder for store gjenstander



### JUSTERBAR HOLDER FOR SUGERØR

Lengde: 10-25 cm

Diameter 6-12 cm



## COMFORT / COMFORTPLUS KURVINNREDNING\*

Fås med bestikkurv\*\*, bestikkskuff  
eller 3D-MultiFlex-bestikkskuff.  
Bildet er vist med Comfort bestikkskuff\*

1. Comfort kurvinnredning

### OVERKURV

2. Justerbar høyde
3. Faste støtter
4. FlexCare-kopphylle med nuppestruktur
5. Bredt grep for optimal ergonomi på over- og underkurv (med stål\*\*\*)


### UNDERKURV

6. MultiComfort-zone
7. 2 rader med støtte (høyre kan legges ned, venstre er fast)

\* Utstyr avhenger av modell

\*\* Kun Comfort design

\*\*\*Kun ComfortPlus design



## EXTRACOMFORT KURVINNREDNING

### 3D-MULTIFLEX-SKUFF


1. Justerbar høyde på høyre side
2. Justerbart parti fra venstre mot midten

### OVERKURV

3. Justerbra høyde
4. Annenhver støtte kan legges ned i halve lengden
5. FlexCare kopphylle med nupper for å holde på plass kopper og støtter stetteglass
6. Bredt grep for optimal ergonomi på over- og underkurv

### UNDERKURV

7. MultiComfort-zone
8. 2 rader med støtter (høyre rad nedfellbar)
9. 2 MultiClips
10. Høydejusterbare FlexCare glass- & flaskeholder
11. XL-Assist



## MAXICOMFORT KURVINNREDNING

### 3D-MULTIFLEX-SKUFF

1. Justerbar høyde på høyre side
2. Justerbart parti fra venstre mot midten

### OVERKURV

3. Justerbra høyde
4. Annenhver støtte kan legges ned i hele lengden
5. FlexCare kopphylle med nupper for å holde på plass kopper og støtter stetteglass med silikon
6. Bredt grep med stål for optimal ergonomi på over- og underkurv

### UNDERKURV

7. MultiComfort-zone
8. 2 rader med støtter (høyre rad nedfallbar)
8. MultiClips
10. Høydejusterbar FlexCare stetteglassholder
11. Høydejusterbar FlexCare stetteglass- & flaskeholder
12. XL-Assist
13. Sugerrørholder



**G 7650 SCVi**

Fullintegrert, AutoDos med integrert PowerDisk  
 Varmtvannstilkobling  
 Betjeningspanel i sort glass,  
 1-linjer TFT-tekstdisplay  
 M.-nr.12426670  
**Pris: 27.799,-**




**G 7655 SCVi XXL**

Fullintegrert, AutoDos med integrert PowerDisk  
 Varmtvannstilkobling  
 Betjeningspanel i sort glass,  
 1-linjer TFT-tekstdisplay  
 M.-nr. 12426700  
**Pris: 28.599,-**


Quick-PowerWash	PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg		Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	/Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-skuff, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg		Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	/Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-skuff, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



**G 7674 SCVi**

Fullintegrert, AutoDos med integrert PowerDisk  
 Varmtvannstilkobling  
 Betjeningspanel i sort glass,  
 1-linjer TFT-tekstdisplay  
 M.-nr. 12426750  
**Pris: 28.699,-**



**G 7679 SCVi XXL**

Fullintegrert, AutoDos med integrert PowerDisk  
 Varmtvannstilkobling  
 Betjeningspanel i sort glass,  
 1-linjer TFT-tekstdisplay  
 M.-nr. 12426780  
**Pris: 29.599,-**


Quick-PowerWash	PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	B	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg		Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	/Miele-App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-Multi-Flex-skuff, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	B	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg		Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	/Miele-App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-Multi-Flex-skuff, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		




Miele PowerDisk



**G 7760 SCVi**


Fullintegrert  
AutoDos med integrert PowerDisk  
Betjeningspanel i sort  
Varmtvannstilkobling  
1-linje TFT-tekstdisplay (hvit)  
M.-nr. 12426790  
**Pris: 32.499,-**

**G 7765 SCVi XXL**


Fullintegrert  
AutoDos med integrert PowerDisk  
Betjeningspanel i sort  
Varmtvannstilkobling  
1-linje TFT-tekstdisplay (hvit)  
M.-nr. 12426800  
**Pris: 33.299,-**

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	BrilliantLight/ Miele-App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-Multi-Flex-skuff i stål, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	BrilliantLight/ Miele-App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-Multi-Flex-skuff i stål, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		

**G 7771 SCVi**

Fullintegrert, AutoDos med integrert PowerDisk, Betjeningspanel i sort, Varmtvannstilkobling taster, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvit)  
M.-nr. 12469690  
**Pris: 32.499,-**  
**125 Gala Edition**

**G 7777 SCVi XXL**

Fullintegrert, AutoDos med integrert PowerDisk Betjeningspanel i sort, Varmtvannstilkobling taster, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvit)  
M.-nr. 12469700  
**Pris: 33.299,-**


Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	BrilliantLight/ Miele-App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-Multi-Flex-skuff i stål, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	BrilliantLight/ Miele-App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-Multi-Flex-skuff i stål, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		

**BrilliantLight**



NYHET




**G 7790 SCVi K20**

Fullintegrert med Knock2Open Varmtvannstilkobling AutoDos med integrert PowerDisk, Betjeningspanel i sort, taster, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvit)  
M.-nr. 12426840  
**Pris: 35.699,-**



NYHET



**G 7795 SCVi XXL K20**


Fullintegrert med Knock2Open AutoDos med integrert PowerDisk, Betjeningspanel i sort, taster, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvit)  
M.-nr. 12426850  
**Pris: 36.599,-**

Quick-PowerWash	PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg		Komfort	AutoDos, Knock2Open, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	BrilliantLight/ Miele-App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-Multi-Flex-skuff i stål, 2 Flex-Care-glassholder, 1 Flex-Care-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg		Komfort	AutoDos, Knock2Open, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	BrilliantLight/ Miele-App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-Multi-Flex-skuff i stål, 2 Flex-Care-glassholder, 1 Flex-Care-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



NYHET




**G 7793 SCVi XXL K20**

Fullintegrert med Knock2Open Varmtvannstilkobling AutoDos med integrert PowerDisk, Betjeningspanel i sort, taster, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvit)  
M.-nr. 12469710  
**Pris: 35.699,-**

125 Gala Edition



NYHET



**G 7797 SCVi XXL K20**

Fullintegrert med Knock2Open Varmtvannstilkobling AutoDos med integrert PowerDisk, Betjeningspanel i sort, taster, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvit)  
M.-nr. 12469720  
**Pris: 36.599,-**

125 Gala Edition

Quick-PowerWash	PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg		Komfort	AutoDos, Knock2Open, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	BrilliantLight/ Miele-App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-Multi-Flex-skuff i stål, 2 Flex-Care-glassholder, 1 Flex-Care-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg		Komfort	AutoDos, Knock2Open, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	BrilliantLight/ Miele-App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-Multi-Flex-skuff i stål, 2 Flex-Care-glassholder, 1 Flex-Care-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		



NYHET




**G 7985 SCVi XXL K20**

Fullintegrert med Knock2Open, AutoDos med integrert PowerDisk Betjeningspanel i sort, 2-linjer M Touch-display  
M.-nr. 12426860  
**Pris: 45.499,-**

Quick-PowerWash	PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg		Komfort	AutoDos, Knock2Open, AutoClose, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	BrilliantLight/ Miele-App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-skuff i stål 2 FlexCare-glassholder 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		

# FULLINTEGRERTE OPPVASKMASKINER, FRONTFIT 60 CM



## G 7380 SCVi

Fullintegrert med FrontFit, taster, Varmtvannstilkobling  
1-linje LCD-tekstdisplay (hvit)  
M.-nr. 12426530  
**Pris: 26.099,-**



## G 7385 SCVi XXL

Fullintegrert med FrontFit, taster, Varmtvannstilkobling  
1-linje LCD-tekstdisplay (hvit)  
M.-nr. 12426560  
**Pris: 26.899,-**

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-skuff, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-skuff, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		

Minste Sokkelhøyde som er mulig med FrontFit er 20 mm


**Alle oppvaskmaskiner med FrontFit har ComfortClose**

**Største kjøkkenfront:**

- XXL oppvaskmaskiner: 825 mm
- Normal oppvaskmaskin: 785 mm
- I tillegg 15 mm ved behov


**Vekt kjøkkenfront:**

- Minimum/maksimum vekt på kjøkkenfront forblir uforandret
- Fjærbelastede hengsler kan fortsatt endres for å tåle tyngre fronter



## G 7783 SCVi K2O

Fullintegrert med FrontFit Varmtvannstilkobling, AutoDos med integrert PowerDisk, Betjeningspanel i sort glass, taster, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvit)  
M.-nr. 12426810  
**Pris: 37.699,-**



## G 7788 SCVi XXL K2O

Fullintegrert med FrontFit Varmtvannstilkobling, AutoDos med integrert PowerDisk, Betjeningspanel i sort glass, taster, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvit)  
M.-nr. 12426820  
**Pris: 38.499,-**

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	AutoDos, Knock2Open, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	BrilliantLight/ Miele-App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-Multi-Flex-skuff, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, SensorDry, Turbothermic-tørking, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseSone, Extra Clean, Extra dry
Energiklasse	A	Vannforbruk i ECO prg.	8,4 l vann
Lydnivå	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist hygiene, Halv maskin EcoFeedback, EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	AutoDos, Knock2Open, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / nettverk	BrilliantLight/ Miele-App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-Multi-Flex-skuff, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-kopphylle, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



**G 5590 SCVi**  
 Friskvannsoppvaskmaskin, etjeningspanel i rustfritt stål, taster, 3-sifret digitalt display (hvit)  
 M.-nr. 12159090  
**Pris: 18.599,-**



**G 5790 SCVi**  
 1-linje, LCD-tekstdisplay (hvit)  
 M.-nr.12159120  
**Pris: 22.799,-**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare
Programmer / kuverter	5 / 9	Tilvalg	Kort, Express, ExtraClean, Extra dry
Energiklasse	E	Vannforbruk i ECO prg.	8,1 l
Lydnivå	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar EcoPower
Resttid & startforvalg	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, Bestikkurv, 1 glass- og koppholder
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 45 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funksjoner	BrilliantGlassCare, AutoOpen-tørrking, SensorDry
Programmer / kuverter	5 / 9	Tilvalg	Kort, Express, IntenseSone ExtraClean, Extra dry
Energiklasse	C	Vannforbruk i ECO prg.	7,9 l
Lydnivå	44 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, EcoPower, EcoFeedback,
Resttid & startforvalg	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / nettverk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-skuff, 2 FlexCare glas-og koppholdere
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 45 x 57 cm		



# VÅR UNIKE POWERDISK

Få et halvt års forbruk av Miele  
PowerDisk med på kjøpet.



Kjøp en Miele-oppvaskmaskin med AutoDos, og få et halvt års forbruk\* av Miele PowerDisk All in1-oppvaskpulver med på kjøpet ved å løse inn verdikupongen, som ligger i maskinen.

**Du får 6 x PowerDisk til en verdi av kr. 699,-**

\*En PowerDisk holder til gjennomsnittlig 20 oppvaskomganger med ECO-program

# STØVSUGERE

## COMFORT HÅNDTAK

*For ekstra god håndtering.  
Det bevegelige festet for sugeslangen  
muliggjør en ergonomisk, bekvem håndtering.*

## TILBEHØR I HØY KVALITET

*Alltid bruksklar.  
Miele støvsugere har som standard tre tilbehørsdeler: Møbel- og fuge  
munnstykke og sugebørste med myk naturbust. De er enten integrert i  
støvsugeren eller plassert med VarioClip på utsiden—alltid klar til bruk.*

## SILENCE-SYSTEM PLUS

*For rolig og avslappet støvsuging.  
Ekstra lydisolasjon av viften gjør Complete C3  
Silence behagelig stille.*



## DYNAMICDRIVE-HJUL

*\*De unike DynamicDrive-hjulene kan dreies 360°, er plassert på stålaksler og er utstyrt med støtdempere. De gummierte dekkene triller mykt, er slitesterke og holder lenge. Fordeler: En ekstremt vendbar støvsuger som går spesielt stille og skåner ømfintlige gulv.*

## COMFORT-KABELINNTREKK

*Helt uten å måtte bøye deg. På alle Miele's gulvstøvsugere kan kabelen bekvemt spoles inn med fottasten, slik at du ikke behøver å bøye deg. Modellene er i tillegg utrustet med en funksjon.*

## MØBEL-BESKYTTELSESLIST

*Skåner møbler og vegger Miele's støvsuger. Complete C2 og Complete C3 har en møbelbeskyttelse av plast rundt hele støvsugeren. Dette skåner møblene og enheten dersom de tilfeldigvis støter sammen*

**Miele-støvsugere er testet til 10.000 driftstimer, hvilket svarer til 45 minutters bruk hver uke i 20 år.**

# HÅNDHOLDTE STØVSUGERE

## MAKSIMAL REKKVIDDE

Rekkevidde-modus for universal bruk. Med PowerUnit plassert øverst oppnår du maksimal fleksibilitet under støvsuging.

## KOMFORTABEL RENGJØRING

Opplev enkel og uanstrengt rengjøring i Comfortmodus, og parker din Triflex HX1/HX2 helt uten støtte.

## REACH-MODE

Bruk Reach-modus når du trenger å nå vanskelige steder for eksempel under møblene eller oppunder.

## COMPACT-MODE

Velg den lett håndterlige Compact-modusen for rask rengjøring innimellom.

FORBRUGER  
RÅDET  
**tænk**

Bedst i test  
AUG. 2022

Triflex HX2  
Cat&Dog og  
PRO har vunnet  
Best i test 2022



reddot winner 2022

Triflex HX2 PRO er  
reddot winner 2022





## 3-I-1-DESIGN

Maksimal fleksibilitet i enhver situasjon. PowerUnit kan plasseres både øverst og nederst på Triflex HX1/HX2, slik at du enkelt kan komme deg under sofaen eller støvsuge store flater. PowerUnit kan også brukes alene og er perfekt for rask støvsuging av bilseter eller sofaen. Triflex HX1 tilpasser seg dine behov.



## VORTEX-TEKNOLOGI

En sterkere støvsuger. Takket være den aurodynamiske luftstrømmen til Vortex-teknologien oppnår du fantastisk rengjøring med Miele-Triflex HX1/HX2.X11/HX2.



## EKSTRA BRED ELEKTROBØRSTE

En raskere støvsuger. Den ekstra brede elektriske børsten rengjør en større overflate på kortere tid og tilpasser seg automatisk til ulike gulvbelegg.



## LI-ION-BATTERI

Ingen ledning. Ingen kompromiss. Takket være de syv kraftige cellene er Li-Ion-batteriet i Triflex HX1/HX2 ekstremt kraftig og pålitelig. Den er utviklet i samarbeid med VARTA-eksperterne på batteriteknologi.



## STØVET BLIR BORTE

Opplev 99.999% filtrering. Miele's effektive HEPA Lifetime-filter fanger opp selv de fineste støvpartiklene. Luften blir rengjort av støv, allergener og virus, og HEPA-filteret hjelper til med å skape et hygienisk rent hjem.



## Classic C1 PowerLine

M.-nr. 12029960  
Pris: 2.899,-


Modell-Farge / Watt	PowerLine, Mangorød / 800 watt	Gulvmunnstykke	SBD 355-3
Betjening / Håndtak	6 trinns dreiebryter / XXL håndtak	Støvsugerrør	Comfort Compact
Komfort	Rekkevidde 9 m,	Tilbehørsdeler	3 stk på varioClip
		Støvpose/volum	GN 3D/ 4,5 liter
		Utblåsningsfilter	AirClean-filter



## Classic C1 Flex PowerLine

M.-nr. 12029970  
Pris: 3.099,-

Modell-Farge / Watt	PowerLine, Lotushvit / 800 watt	Gulvmunnstykke	SBD 355-3, SFD 20
Betjening / Håndtak	6 trinns dreiebryter / XXL håndtak	Støvsugerrør	Comfort Compact
Komfort	Rekkevidde 9 m,	Tilbehørsdeler	3 stk på varioClip
		Støvpose/volum	GN 3D/ 4,5 liter
		Utblåsningsfilter	AirClean-filter



## Classic C1 Parquet XL PowerLine

M.-nr. 12029980  
Pris: 3.599,-

Modell-Farge / Watt	PowerLine, Grafittgrå / 800 watt	Gulvmunnstykke	SBD 355-3, Parkett XL SBB 400
Betjening / Håndtak	6 trinns dreiebryter / XXL håndtak	Støvsugerrør	Comfort Compact
Komfort	Parksystem for små pauser Rekkevidde 9	Tilbehørsdeler	3 stk på varioClip
		Støvpose/volum	GN 3D/ 4,5 liter
		Utblåsningsfilter	AirClean-filter



## Compact C2 Cat&Dog PowerLine

M.-nr. 12030470  
Pris: 4.699,-

Modell-Farge / Watt	PowerLine, Mangorød / 890 watt	Gulvmunnstykke	SBD 365-3, Turbo STB 305-3
Betjening / Håndtak	6 trinns dreiebryter / XXL-håndtak	Støvsugerrør	Comfort Compact
Komfort	Silence system, Parksystem for små pauser Rekkevidde 11 m Comfort kabelinntrekk,	Tilbehørsdeler	3 stk på varioClip
		Støvpose/volum	FJM 3D/ 3,5 liter
		Utblåsningsfilter	Active AirClean filter





**Compact C2 PowerLine**

M.-nr. 12030440  
**Pris: 3.699,-**

Modell-Farge / Watt	PowerLine, Marineblå / 890 watt	Gulvmunnstykke	SBD 355-3
Betjening / Håndtak	6 trinns dreiebryter / XXL-håndtak	Støvsugerrør	Comfort Compact
Komfort	Silence-system, Parksystem for små pauser Rekkevidde: 11 m, Comfort kabelinntrekk,	Tilbehørsdeler	3 stk på varioClip
		Støvpose/volum	FJM 3D / 3,5 liter
		Utblåsningsfilter	AirClean Plus filter



**Complete C2 Tango PowerLine**

M.-nr. 12034900  
**Pris: 3.599,-**


Modell-Farge / Watt	PowerLine, Mangorød / 890 watt	Gulvmunnstykke	SBD 355-3
Betjening / Håndtak	6 trinns dreiebryter / Normalt håndtak	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Parksystem for små pauser Rekkevidde: 10 m,	Tilbehørsdeler	Integrert
		Støvpose/volum	GN 3D / 4,5 liter
		Utblåsningsfilter	AirClean filter



**Complete C3 PowerLine**

M.-nr. 12032670  
**Pris: 4.399,-**

Modell-Farge / Watt	PowerLine, Mangorød / 890 watt	Gulvmunnstykke	SBD 365-3
Betjening / Håndtak	Fottaster +/- / Normalt håndtak	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Silence-system Parksystem for små pauser, Effektdisplay m/lys, Rekkevidde: 12 m Comfort kabelinntrekk,	Tilbehørsdeler	Integrert
		Støvpose/volum	GN 3D / 4,5 liter
		Utblåsningsfilter	AirClean filter



**Complete C3 Flex PowerLine**

M.-nr. 12032730  
**Pris: 4.499,-**

Modell-Farge / Watt	PowerLine, Curry yellow/ 890 watt	Gulvmunnstykke	SBD 365-3, SFD 20
Betjening / Håndtak	Fottaster +/- / Normalt håndtak	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Silence-system Parksystem for små pauser, Effektdisplay m/lys, Rekkevidde: 12 m Comfort kabelinntrekk,	Tilbehørsdeler	Integrert
		Støvpose/volum	GN 3D / 4,5 liter
		Utblåsningsfilter	AirClean filter





## Complete C3 PowerLine

M.-nr. 12436030  
Pris: **4.399,-**

125 Edition

Modell-Farge / Watt	PowerLine, Petrol / 890 watt	Gulvmunnstykke	SBD 365-3, SFD 20
Betjening / Håndtak	Fottaster +/- / Comfort håndtak m/ RF	Støvsugerrør	Comfort telesoprør
Komfort	Silence-system Parksystem for små pauser, Effektdisplay m/lys, Rekkevidde: 12 m Comfort kabelinntrekk	Tilbehørsdeler	Integrert, 3 deler
		Støvpose/volum	GN / 4,5 liter
		Utblåsningsfilter	Active AirClean filter



## Complete C3 PowerLine

M.-nr. 12436040  
Pris: **4.199,-**

125 Edition

Modell-Farge / Watt	PowerLine, Lotushvit / 890 watt	Gulvmunnstykke	SBD 365-3
Betjening / Håndtak	Fottaster +/- / Comfort håndtak m/ RF	Støvsugerrør	Comfort telesoprør
Komfort	Silence-system, Parksystem for små pauser, Effektdisplay m/lys, Rekkevidde: 12 m Comfort kabelinntrekk	Tilbehørsdeler	Integrert, 3 deler
		Støvpose/volum	GN / 4,5 liter
		Utblåsningsfilter	AirClean -filter



## Complete C3 PowerLine

M.-nr. 12436050  
Pris: **4.199,-**

125 Edition

Modell-Farge / Watt	PowerLine, Marineblå / 890 watt	Gulvmunnstykke	SBD 365-3
Betjening / Håndtak	Fottaster +/- / Comfort håndtak m/ RF	Støvsugerrør	Comfort telesoprør
Komfort	Silence-system Parksystem på/av, Effektdisplay m/lys, Rekkevidde: 12 m Comfort kabelinntrekk	Tilbehørsdeler	Integrert, 3 deler
		Støvpose/volum	GN 3D / 4,5 liter
		Utblåsningsfilter	HEPA AirClean filter




## Complete C3 PowerLine

M.-nr. 12436090  
Pris: **4.899,-**

125 Gala Edition

Modell-Farge / Watt	PowerLine, Karrigul / 890 watt	Gulvmunnstykke	SBD 365-3, Parquet SBB 400-3
Betjening / Håndtak	Fottaster +/- / Comfort håndtak m/ RF	Støvsugerrør	Comfort telesoprør
Komfort	Silence-system Parksystem på/av, Effektdisplay m/lys, Rekkevidde: 12 m Comfort kabelinntrekk	Tilbehørsdeler	Integrert, 3 deler
		Støvpose/volum	GN / 4,5 liter
		Utblåsningsfilter	AirClean-filter





**Complete C3 Cat& Dog Flex PowerLine**

M.-nr. 12032760  
**Pris: 5.899,-**

Modell-Farge / Watt	PowerLine, Mangorød / 890 watt	Gulvmunnstykke	SBD 365-3, STB 305,3
Betjening / Håndtak	Fottaster +/- / Normalt håndtak	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Silence-system Parksystem for små pauser, Effektdisplay m/lys, Rekkevidde: 12 m Comfort kabelinntrekk	Tilbehørsdeler	Integrert
		Støvpose/volum	GN 3D / 4,5 liter
		Utblåsningsfilter	Active AirClean filter



**Complete C3 Parquet PowerLine**

M.-nr. 12032700  
**Pris: 5.399,-**

Modell-Farge / Watt	PowerLine, Marineblå / 890 watt	Gulvmunnstykke	SBD 365-3, Twister SBB 300-3
Betjening / Håndtak	Fottaster +/- / Normalt håndtak	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Silence-system, Parksystem for små pauser, DynamicDrive, Effektdisplay m/lys, Rekkevidde: 12 m Comfort kabelinntrekk	Tilbehørsdeler	Integrert
		Støvpose/volum	GN 3D / 4,5 liter
		Utblåsningsfilter	AirClean Plus-filter



**Complete C3 Comfort PowerLine**

M.-nr. 12032720  
**Pris: 6.899,-**

Modell-Farge / Watt	PowerLine, Grafittgrå / 890 watt	Gulvmunnstykke	SBD 365-3
Betjening / Håndtak	Fottaster +/- / Comfort håndtak m/ RF	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Silence-system Parksystem på/av, DynamicDrive, Effektdisplay m/lys, Rekkevidde: 12 m Comfort kabelinntrekk	Tilbehørsdeler	Integrert
		Støvpose/volum	GN 3D / 4,5 liter
		Utblåsningsfilter	HEPA AirClean filter



**Complete C3 Comfort XL PowerLine**

M.-nr. 12032800  
**Pris: 7.299,-**

Modell-Farge / Watt	PowerLine, Marineblå / 890 watt	Gulvmunnstykke	SBD 365-3, Parquet SBB 400-3
Betjening / Håndtak	Fottaster +/- / Comfort håndtak m/ RF	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Silence-system Parksystem på/av, DynamicDrive, Effektdisplay m/lys, Rekkevidde: 12 m Comfort kabelinntrekk	Tilbehørsdeler	Integrert
		Støvpose/volum	GN 3D / 4,5 liter
		Utblåsningsfilter	HEPA AirClean filter



**Complete C3 Comfort XL**



**Blizzard CX1 PowerLine**

M.-nr. 12034170  
**Pris: 5.699,-**


Modell-Farge / Watt	PowerLine, Grafittgrå / 890 watt	Gulvmunn-stykke	SBD 660-3
Betjening / Håndtak	Dreiebryter/ Normalt håndtak	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi ComfortClean Silence-system Parksystem Rekkevidde: 11 m Comfort kabelinntrekk	Tilbehørsdeler	Integrert
		Støvbeholder	2 liter
		Utblåsnings-filter	Hygiene Lifetime-filter
		Slange	To-tonet sugeslange



**Blizzard CX1 Parquet PowerLine**

M.-nr. 12034250  
**Pris: 7.299,-**


Modell-Farge / Watt	PowerLine, ObsidianSort / 890 watt	Gulvmunn-stykke	SBD 660-3, SBB 300-3
Betjening / Håndtak	Dreiebryter/ EcoComfort håndtak	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi, ComfortClean, Silence-system, Parksystem, Rekkevidde: 11 m Comfort kabelinntrekk, DynamicDrive	Tilbehørsdeler	Integrert
		Støvbeholder	2 liter
		Utblåsnings-filter	HEPA Lifetime-filter
		Slange	Konisk sugeslange



**Blizzard CX1 Cat&Dog PowerLine**

M.-nr. 12034210  
**Pris: 7.499,-**


Modell-Farge / Watt	PowerLine, Mangorød / 890 watt	Gulvmunn-stykke	SBD 660-3, STB 305-3
Betjening / Håndtak	Dreiebryter/ EcoComfort håndtak	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi ComfortClean Silence-system Parksystem Rekkevidde: 11 m Comfort kabelinntrekk	Tilbehørsdeler	Integrert
		Støvbeholder	2 liter
		Utblåsnings-filter	HEPA Lifetime-filter
		Slange	Konisk sugeslange



**Blizzard CX1 Cat&Dog Flex PowerLine**

M.-nr. 12034260  
**Pris: 7.599,-**

Modell-Farge / Watt	PowerLine, Grafittgrå / 890 watt	Gulvmunn-stykke	SBD 660-3, STB 305-3
Betjening / Håndtak	Dreiebryter/ EcoComfort håndtak	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi, ComfortClean, Silence-system, Parksystem, Rekkevidde: 11 m Comfort kabelinntrekk	Tilbehørsdeler	Integrert
		Støvbeholder	2 liter
		Utblåsnings-filter	HEPA Lifetime-filter
		Slange	Konisk sugeslange



**Blizzard CX1 Comfort PowerLine**

M.-nr. 12034230  
**Pris: 7.999,-**

Modell-Farge / Watt	PowerLine, ObsidianSort / 890 watt	Gulvmunn-stykke	SBD 660-3, SBB 300-3
Betjening / Håndtak	Fottaster+/- / Comfort håndtak m/RF	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi, ComfortClean, Silence-system, Parksystem, Rekkevidde: 10 m Comfort kabelinntrekk, DynamicDrive	Tilbehørsdeler	Integrert
		Støvbeholder	2 liter
		Utblåsnings-filter	HEPA AirClean Lifetime-filter
		Slange	To-tonet sugeslange



**Boost CX1 PowerLine**

Lotushvit, M.-nr. 11666900  
**Pris: 4.499,-**  
 Grafittgrå, M.-nr. 11666920  
**Pris: 4.499,-**

Modell-Farge / Watt	PowerLine, Lotushvit / 890 watt	Gulvmunn-stykke	SBD 365-3
Betjening / Håndtak	4-trinns dreiebryter/ Normalt	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi TrackDrive Parksystem Rekkevidde: 10 m	Tilbehørsdeler	VarioClip (3 deler)
		Støvbeholder	1 liter
		Utblåsnings-filter	Hygiene AirClean-filter
		dB / kg	78 / 7,75



**Boost CX1 PowerLine**

Lotushvit, M.-nr. 12433950  
**Pris: 4.399,-**  
 Obsidiansort, M.-nr. 12433960  
**Pris: 4.399,-**

**125 Edition**

Modell-Farge / Watt	PowerLine, Lotushvit eller Obsidiansort / 890 watt	Gulvmunn-stykke	SBD 365-3
Betjening / Håndtak	4-trinns dreiebryter/ Normalt	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi TrackDrive Parksystem 1 side Rekkevidde: 10 m	Tilbehørsdeler	VarioClip (3 deler)
		Støvbeholder	1 liter
		Utblåsnings-filter	Hygiene AirClean-filter
		dB / kg	78 / 7,8



**Boost CX1 PowerLine**

M.-nr. 12433970  
**Pris: 4.799,-**  
 M.-nr. 12433980  
**Pris: 4.799,-**

**125 Gala Edition**

Modell-Farge / Watt	PowerLine, Kasjmirgrå eller Obsidiansort / 890 watt	Gulvmunn-stykke	SBD 365-3 SBB 300-3
Betjening / Håndtak	4-trinns dreiebryter/ Normalt	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi TrackDrive Parksystem 1 side Rekkevidde: 10 m	Tilbehørsdeler	VarioClip (3 deler)
		Støvbeholder	1 liter
		Utblåsnings-filter	Hygiene AirClean-filter
		dB / kg	78 / 7,8



**Boost CX1 Parquet PowerLine**

Anbefalt for allergikere  
 M.-nr. 11666880  
**Pris: 5.299,-**

Modell-Farge / Watt	PowerLine, Lotushvit / 890 watt	Gulvmunn-stykke	SBD 365-3 SBB 300-3
Betjening / Håndtak	4-trinns dreiebryter/ Normalt	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi TrackDrive Parksystem Rekkevidde: 10 m	Tilbehørsdeler	VarioClip (3 deler)
		Støvbeholder	1 liter
		Utblåsnings-filter	HEPA AirClean-filter
		dB / kg	78 / 7,75



**Boost CX1 Cat&Dog PowerLine**

Optimal for alle dyrevenner  
 M.-nr. 11666890  
**Pris: 5.999,-**

Modell-Farge / Watt	PowerLine, ObsidianSort / 890 watt	Gulvmunn-stykke	SBD 660-3, STB 305-3
Betjening / Håndtak	4-trinns dreiebryter/ Normalt	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi TrackDrive Parksystem Rekkevidde: 10 m	Tilbehørsdeler	VarioClip (3 deler)
		Støvbeholder	1 liter
		Utblåsnings-filter	HEPA AirClean-filter
		dB / kg	78 / 7,75

# ROBOTSTØVSUGERE

## 3D SMART NAVIGATION

*Smart Navigation-systemet til Scout RX3 forener tre innovative produktfordeler: Indoor Positioning System med kamera på oversiden sørger for pålitelig navigering. Furniture Protection Technology med 10 sensorer beskytter mot kollisjoner og utforkjøring.*


*Advanced Corner Cleaning med ekstra lange sidebørster gir spesielt effektiv rengjøring av hjørner og kanter. Slik gjør RX3 gulvet ditt grundig rent.*

## KJØRING PÅ TEPPER

*Med sin kraftige motor og sine sklisikre hjul mestrer Scout enkelt overgangen mellom glatte gulv og tepper på opptil 17 mm. Dørterskler er heller ikke noe problem. Du kan være sikker på at Miele's robotstøvsuger effektivt følger ruten og gir deg et rent hjem.*

## HJØRNEBØRSTER

*Svingbare sidebørster med 20 armer som stikker ut fra enheten, slik at den også kommer godt til i områder som er vanskelige å nå. De 20 børstene rengjør grundig langs alle kanter samt fjerner hybelkaniner i kroker og kroker.*





# ROBOTSTØVSUGERE








**Scout RX3**

3D Smart Navigation  
M.-nr. 11713580  
**Pris: 10.599,-**








**Scout RX3 Runner**

3D Smart Navigation  
M.-nr. 11713560  
**Pris: 11.099,-**

Modell-Farge	Robotstøvsuger / ObsidianSort	Rengjøringsprogrammer	4 stk
Betjening /	Fjernkontroll	Filter / liter Støvbeholder	AirClean Plus-filter / 0,4 liter
Komfort	Quatro Cleaning Power, Advanced Corner Cleaning, Home Mapping, MobileControl, Timer (daglig)	Driftstid	60 min
		Ladetid	173 min
		Kapasitet	65 m <sup>2</sup>
		Teppehøyde	17 mm

Modell-Farge	Robotstøvsuger / Rosé gull & pearlfinish	Rengjøringsprogrammer	4 stk
Betjening /	Touchbetjening Fjernkontroll	Filter / liter støvbeholder	AirClean plus filter / 0,4 liter
Komfort	Quatro Cleaning Power, Advanced Corner Cleaning, Home Mapping, MobileControl, Timer (daglig)	Driftstid	60 min
		Ladetid	237 min
		Kapasitet	120 m <sup>2</sup>
		Teppehøyde	17 mm









**Scout RX3 HomeVision**

3D Smart Navigation HomeVision  
M.-nr. 11713550  
**Pris: 11.999,-**

Modell-Farge	Robotstøvsuger / Bronze & Pearlfinish	Rengjøringsprogrammer	4 stk
Betjening /	Touchbetjening Fjernkontroll	Filter / liter støvbeholder	AirClean plus filter / 0,4 liter
Komfort	Quatro Cleaning Power, Advanced Corner Cleaning, Home Mapping, MobileControl, Timer (daglig)	Driftstid	120 min
		Ladetid	237 min
		Kapasitet	120 m <sup>2</sup>
		Teppehøyde	17 mm



# HÅNDHOLDTE STØVSUGERE

miele.no – les mer om Miele-støvsugere



## Triflex HX1 Grafittgrå / Blå

Håndstøvsuger,  
60 minutters driftstid,  
Hygiene lifetime filter  
M.-nr. 11805980  
**Pris: 8.199,-**

Modell-Farge	Trådløs håndstøvsuger, Grafittgrå/ Blå	Gulvmunn-stykke/ Tilbehørsdeler	SEB 430, SPD 20, Veggfeste m/3 tilbehør
Betjenings-komfort	3-trinns skyvebryter	Rekkevidde/ Driftstid	125 m <sup>2</sup> / 60 minutter
Komfort	Vortex teknologi, Innovation 3-i-1 funksjon, ComfortClean, Batteri kan skiftes ut	Batteritype	2500 mAh Li-lon
		Støvbeholder	0,5 liter
		Utblåsningsfilter	Hygiene Lifetime-filter
		Ladetid / Watt	240 min / 170 watt



## Triflex HX1 ObsidianSort / Rød

Håndstøvsuger,  
60 minutters driftstid,  
Hygiene lifetime filter  
M.-nr. 11805970  
**Pris: 8.199,-**

Modell-Farge	Trådløs håndstøvsuger, ObsidianSort / Rød	Gulvmunn-stykke/ Tilbehørsdeler	SEB 430, SPD 20, Veggfeste m/3 tilbehør
Betjenings-komfort	3-trinns skyvebryter	Rekkevidde/ Driftstid	125 m <sup>2</sup> / 60 minutter
Komfort	Vortex teknologi, Innovation 3-i-1 funksjon, ComfortClean, Batteri kan skiftes ut	Batteritype	2500 mAh Li-lon
		Støvbeholder	0,5 liter
		Utblåsningsfilter	Hygiene Lifetime-filter
		Ladetid / Watt	240 min / 170 watt



## Triflex HX1 Lotushvit / Rød

Håndstøvsuger,  
60 minutters driftstid,  
Hygiene lifetime filter  
M.-nr. 11805960  
**Pris: 8.199,-**

Modell-Farge	Trådløs håndstøvsuger, Lotushvit / Rød	Gulvmunn-stykke/ Tilbehørsdeler	SEB 430, SPD 20, Veggfeste m/3 tilbehør
Betjenings-komfort	3-trinns skyvebryter	Rekkevidde/ Driftstid	125 m <sup>2</sup> / 60 minutter
Komfort	Vortex teknologi, Innovation 3-i-1 funksjon, ComfortClean, Batteri kan skiftes ut	Batteritype	2500 mAh Li-lon
		Støvbeholder	0,5 liter
		Utblåsningsfilter	Hygiene Lifetime-filter
		Ladetid / Watt	240 min / 170 watt



Triflex HX1 Grafittgrå / Blå





## Triflex HX2 Lotushvit / Rosè gull

Håndstøvsuger,  
60 minutters driftstid,  
HEPA AirClean lifetime filter  
M.-nr. 11805990  
**Pris: 9.999,-**

Modell-Farge	Trådløs håndstøvsuger, ObsidianSort / Rød	Gulvmunnstykke/Tilbehørsdeler	SEB 430, SPD 20, Veggfeste m/3 tilbehør
Betjenings-komfort	3-trinns skyvebryter	Rekkevidde/Driftstid	125 m <sup>2</sup> /60 minutter
Komfort	Vortex teknologi, Digital efficiency motor, Innovation 3-i-1 funksjon, ComfortClean, Tilbehørholder, Batteri kan skiftes ut	Batteritype	2500 mAh Li-Ion
		Støvbeholder	0,5 liter
		Utblåsningsfilter	HEPA AirClean Lifetime-filter
		Ladetid / Watt	240 min /272 watt



## Triflex HX2 Cat & Dog ObsidianSort / Rosè

Håndstøvsuger,  
60 minutters driftstid,  
HEPA AirClean lifetime filter  
M.-nr. 11806000  
**Pris: 10.799,-**

Modell-Farge	Trådløs håndstøvsuger, ObsidianSort / Rosè gull	Gulvmunnstykke/Tilbehørsdeler	SEB 435, SEBB 23, SPD 20 Veggfeste m/3 tilbehør
Betjenings-komfort	3-trinns skyvebryter	Rekkevidde/Driftstid	125 m <sup>2</sup> /60 minutter
Komfort	Vortex teknologi, Digital efficiency motor, Innovation 3-i-1 funksjon, ComfortClean, BrilliantLight, Ekstra batteri	Batteritype	2500 mAh Li-Ion
		Støvbeholder	0,5 liter
		Utblåsningsfilter	HEPA AirClean Lifetime-filter
		Ladetid / Watt	240 min /272 watt



## Triflex HX2 Pro Grey PearlFinish / Rose gull

Håndstøvsuger,  
120 minutters driftstid,  
HEPA AirClean lifetime filter  
M.-nr. 11806010  
**Pris: 14.299,-**



reddot winner 2022

Modell-Farge	Trådløs håndstøvsuger, Grey PearlFinish / Rosè gull	Gulvmunnstykke/Tilbehørsdeler	SEB 435, SEBB 23, SPD 20 Veggfeste 2 m/3 tilbehør
Betjenings-komfort	3-trinns skyvebryter	Rekkevidde/Driftstid	250 m <sup>2</sup> /120 minutter
Komfort	Vortex teknologi, Digital efficiency motor, Innovation 3-i-1 funksjon, ComfortClean, BrilliantLight, Ekstra batteri & adapter	Batteritype	2500 mAh Li-Ion
		Støvbeholder	0,5 liter
		Utblåsningsfilter	HEPA AirClean Lifetime-filter
		Ladetid / Watt	240 min /272 watt



## Triflex HX2 Infinitygrå

Håndstøvsuger,  
120 minutters driftstid,  
Hygiene ifetime-filter  
M.-nr. 12434060  
**Pris: 10.599,-**

125 Gala Edition

Modell-Farge	Trådløs håndstøvsuger, Infinitygrå	Gulvmunnstykke/Tilbehørsdeler	SEB 430 + universal SUB 20/ Veggfeste 2 m/3 tilbehør
Betjenings-komfort	3-trinns skyvebryter	Rekkevidde/Driftstid	250 m <sup>2</sup> /120 minutter
Komfort	Vortex teknologi, Digital efficiency motor, Innovation 3-i-1 funksjon, ComfortClean, Ekstra batteri	Batteritype	2500 mAh Li-Ion
		Støvbeholder	0,5 liter
		Utblåsningsfilter	Hygiene Lifetime-filter
		Ladetid / Watt	240 min /192 watt



Triflex HX1 Lotushvit / Rød



### AllTeQ Eco-munnstykke SBD 365-3 Eco

Energibesparende munnstykke til perfekt rengjøring ved lavt strømforbruk.

- Justering av børsten for rengjøring av parkett og gulvtepper
- Gummibelagte hjul forhindrer riper
- En bred trådløfter på undersiden fjerner lo og hår
- Svingbar kant på oppsugingsåpningen - optimalt tilpasset gulvet.
- Utviklet til støvsugere opptil 1000 Watt

M.-nr. 11805640

Pris: 999,-



### AllTeQ-munnstykke

Til støvsugning av parkettgulv/tepper

- Glidesåle av metall for enkel og smidig manøvrering på gulvtepper
- Bred sugemunn til kanten på munnstykket gir grundig støvsugning
- Store, gummibelagte hjul forhindrer oppskraping av parkettgulv
- En bred trådløfter på undersiden fjerner lo og hår
- Justering av børsten for rengjøring av parkettgulv og gulvtepper

M.-nr. 7253820

Pris: 949,-

## EKSTREMT SKÅNSOM, ENKEL OG BEVEGELIG.

### Miele-parkettbørster for harde gulv

Mange harde gulv som f.eks. parkett, laminat, polerte fliser og høykvalitetsfliser får lett riper.

For å sikre, at dine gulv forblir vakre, har Miele utviklet parketmunnstykker. De rengjør dine gulv skånsomt og grundig på samme tid.

Med deres myke all-round-børster glir Miele-parketmunnstykkene mykt og skånsomt over dine gulv.

Deres gummibelagte hjul gjør støvsugingen, uanstrengt, lett og enkelt. Munnstykket Parquet Twister er ekstremt fleksibelt og bevegelig takket være det unike dobbeltrotterende leddet.

### Munnstykker til harde gulv.

Deres harde børster feier finstøv ut av fuger og sprekker – egnet til støvsugning av fliser og andre harde gulv med struktur.



### Parquet Twister munnstykke SBB 300-3

Parketbørste for enkel rengjøring av ømfintlige harde gulv

- Svært rask og smidig takket være det unike, fleksible dreieleddet
- Når små nisjer og trange vinkler uten problemer
- Myke naturbuster glir mykt og glatt over gulvet

M.-nr. 7155710

Pris: 829,-



### Parketmunnstykke XL Parquet Twister SBB 400-3

Parketbørste for enkel rengjøring av ømfintlige harde gulv

- Myke naturbuster glir mykt og glatt over gulvet
- Med 41 cm bredde kan du støvsuge større områder på kortere tid
- Unikt dreieledd for bedre bevegelsesfleksibilitet

M.-nr. 7101160

Pris: 939,-



### Hardfloor Twister munnstykke SBB 300-3

Til hurtig og nem støvsugning av klinker takket være det unike dreieleddet.

- Svært rask og smidig takket være det unike fleksible dreieleddet
- Når små nisjer og trange vinkler uten problemer
- Kunstfiberbuster av toppkvalitet fjerner støv fra dype sprekker

M.-nr. 9730770

Pris: 829,-


## TIL GRUNDIG RENGJØRING OG VAKRE TEPPER

**Miele-Turbobørster**

Tepper bør støvsuges regelmessig, selv om de ikke er synlig skitne. For å sikre at støv, hår og tråder som har sunket dypt ned i teppet fjernes, må tepper børstes når de støvsuges. Børstevalsen på Miele Turbo-børsten, som drives av luften som strømmer gjennom støvsugerrøret, sørger for at smuss fjernes.

Regelmessig støvsuging gjenoppretter pelsen og forbedrer utseendet! Turbobørster kan brukes med nesten alle Miele-støvsugere.

Egnet for kjæledyreiery og/eller hjem med korthårete tepper.



#### Praktisk turbobørste Turbo Mini STB 101

Fjerning av hår og lo fra polstrede møbler og tepper

- Ingen separat tilkobling: fungerer direkte via sugekraften
- Bredere munnstykke (16 cm)
- Falskregulatoren gjør at den ikke suger seg fast

M.-nr. 7252850

**Pris: 869,-**



#### Turbo TeQ STB 305-3


TurboTeQ til rask fjerning av hår og lo, også på finere tepper.

- For enkel og grundig rengjøring av korthårede tepper
- Falskluftregulatoren forhindrer at den suger seg fast til tepper
- Ingen separat tilkobling, fungerer direkte via sugekraften
- Perfekt for kjæledyreiery


M.-nr. 10455360

**Pris: 1.329,-**

# TILBEHØR TIL BOOST OG HÅNDHOLDTE STØVSUGERE



Passer til Boost CX1



Passer til Boost CX1



Passer til HX1 Facelift/HX2

## Hygiene AirClean-filter

- Har støvet under kontroll
- Etter støvsuging får du garantert renere inneluft
- Skift ut filteret en gang i året for å opprettholde ytelsen
- Filterramme av 100 % resirkulert materiale – mer miljøvennlig
- Til støvsugere Boost CX1

M.-nr. 11639240

**Pris: 339,-**

## Finstøvfilter

- Plissert materiale holder selv de fineste støvpartikler unna
- Enkel rengjøring ved å banke av eller skylle filteret
- Til støvsugere Boost CX1

M.-nr. 11639250

**Pris: 589,-**

## Finstøvfilter HX-FSF-2

Finstøvfilter til opprettholdelse av sugestyrken.

- Utskiftning anbefales hvert 3.-4. år
- Plissert materiale holder fineste støvpartikler unna
- Lett rengjøring under rennende vann
- Kompatibel med håndholdt støvsuger
- Triflex HX1 Facelift/HX2

M.-nr. 11945240

**Pris: 589,-**



Passer til Triflex HX1/HX2



Passer til Triflex HX1/HX2



Passer til Triflex HX1/HX2

## Lader HX LS

Komfortabel og produktuavhengig lading av Li-ion-batteriet.

- Til håndholdt støvsuger støvsuger Triflex HX /TriFlex HX2
- Forbinder maksimal komfort med langvarig sugefeffer
- Optimal utvidelse til et ekstras batteri
- Gjør det mulig å lade et ekstra batteri samtidig

M.-nr. 11384900

**Pris: 1.329,-**

## Li-Ion-batteri HX LA

Li-ion batteri muliggjør forlenget brukstid av Triflex.

- Kompat. m. håndholdt støvsuger TriflexHX1 HX1 Facelift og HX2
- Svært kraftig takket være syv høyeffektceller
- Power by Varta
- Enkel og raskt bytte av batteri

M.-nr. 11384710

**Pris: 1.989,-**

## Electro Compact håndholdt møbelbørste, Cat and dog

Electro Compact håndholdt møbelbørste

- Til den håndholdt støvsuger Triflex HX1/ TriFlex HX2
- For bruk på polstrede møbler og bilseter
- Den roterende valsen gir grundig opptak av fiber
- 16 cm bredde – ekstra hendig, kompakt form
- Kompatibel med Triflex HX1 som PowerUnit Solo

M.-nr. 11384950

**Pris: 1.329,-**



Lithium-Ion batteri



### Tilbehørsett Scout RX3

- For å opprettholde sugekraften
- Tilbehørsett til Scout RX3
- Innhold: 1 x par sidebørster, 1 x børstevalser, 1 x tettninsleppe-sett og 2 x AirClean Plus-filter

M.-nr. 11793930

**Pris: 1.239,-**



### Li-Ion-batteri

- kvalitetsbatteri med høy kapasitet: 37,75 Wh
- Lang levetid takket være lithium teknologi uten hukommelseffekt
- Med kortslutning- overoppheting- og overspenning
- Til RX2 og RX3
- Innhold: 1 batteri
- M.-nr. 11779160

**Pris: 1.329**



### RX2/ RX3 AirClean Plus filter RX2-AP / RX3-AP

- Sikker oppbevaring av støv og ren luft i rommet.
- Filtrering av støvpartikler i den innsugde luften
  - 2-trinns filtersystem holder støvet sikkert lukket
  - Skift filteret to ganger i året, for å opprettholde prod. ytelse
- Innhold: Filter inkl. forfilter til RX2 og RX3
- M.-nr. 10592080 **Pris: 259,-**



### Magnetbånd RX-MB 4

- Magnetbånd avgrensner områder som ikke skal rengjøres av støvsugeren.
- For midlertidig eller permanent avgrensning
  - For eksempel for å avgrense rom eller tepper
  - Innh.: 4 x 1 meter magnetbånd, tape
- M.-nr. 10802450 **Pris: 399,-**



### Sidebørster RX2-SB / RX3-SB

- Sidebørster for grundig rengjøring av kanter og hjørner.
- Robuste kunstfiberbørster i høy kvalitet
  - Til bruk på gulv og kortflossede tepper
  - Innhold: 2 børster (venstre og høyre)
- M.-nr. 10592090 **Pris: 259,-**



### Børstevalse RX3-BW

- Fjerner hardnakkert smuss ved hjelp av rotasjon
- Med førsteklasses, robuste kunstfiberbørster
  - For på harde gulv og kortflossede tepper
  - Skiftes ca. en gang om året for å opprettholde produktets ytelse
- Til RX 3
- Innhold: 1 børstevalse med lager
- M.-nr. 11724200 **Pris: 379**



### Furniture Protection

## MED MIELE KAN DU VELGE MELLOM TRE FORSKJELLIGE UTLUFTNINGSFILTRE

Og hvis behovene for luftfiltrering endres, kan følgende tre typer filtre ettermonteres:

### INNSTILLING 1: AIRCLEAN-FILTER

Utluftningsfilter, for å passe det gjennomsnittlige luftfiltreringsbehov.

### INNSTILLING 2: ACTIVE AIRCLEAN-FILTER

Til effektiv filtrering av generende lukt takket være aktivt kull. Anbefales til hjem med kjæledyr og røykere.

### INNSTILLING 3: ACTIVE HEPA-FILTER

Sørger for at selv de minste partikler, som allergikere reagerer på, blir i posen. Inneholder dessuten aktivt kull, som filtrerer generende lukt.

## TAKKET VÆRE VÅRES UTLUFTNINGSGFILTER, ER LUFTEN RENERE ENN OMGIVELSENE I ROMMET FØR STØVSUGING.

For å sikre at partikler ikke slippes ut sammen med luften fra støvsugeren, bør et mettet, tilstoppet luktfilter skiftes ut (ca. en gang i året).



#### AirClean-filter SF-SAC 30

Passer til S 200 - S 800, S2, S4, S5, S6, S7, S8, Classic C1, Compact C1, Complete C2, Compact C2 og Complete C3 (3 stk.).  
M.-nr. 3944711

**Pris: 179,-**



#### Active AirClean-filter SF-AA 30

Passer til S 300 – S 800, S2, S7 og Classic C1 (1 stk.).  
M.-nr. 9616080

**Pris: 339,-**



#### HEPA AirClean-filter SF-HA 30

Passer til S 300 – S 800, S2, S7 og Classic C1 (1 stk.).  
M.-nr. 9616270

**Pris: 509,-**



#### Active AirClean-filter SF-AA 50

Passer til S4, S5, S6, S8, Compact C1, Complete C2, Compact C2 og Complete C3 (1 stk.).  
M.-nr. 9616110

**Pris: 339,-**



#### AirClean Plus-filter SF-AP 50

Passer til S4, S5, S6, S8, Compact C1, Complete C2, Compact C2 og Complete C3 (1 stk.).  
M.-nr. 10107860

**Pris: 309,-**



#### HEPA AirClean-filter SF-HA 50

Passer til S4, S5, S6, S8, Compact C1, Complete C2, Compact C2 og Complete C3 (1 stk.).  
M.-nr. 9616280

**Pris: 509,-**





**FJM HyClean 3D**

- Filtrerer mer enn 99,9 % av alle finstøvpartikler
  - Ren utskiftning av poser takket være den automatisk lukking av posen
  - Lang brukstid takket være luftføring og 3D-effekt
  - Til Complete C1, Compact C1, Compact C2, S6, S4
  - Innhold: 4 poser, 1 utblåsningsfilter, 1 motorbeskyttelsesfilter
- M.-nr. 12281690 **Pris: 379,-**



**GN HyClean 3D**

- Filtrerer mer enn 99,9 % av alle finstøvpartikler
  - Ren utskiftning av poser takket være den automatisk lukking av posen
  - Lang brukstid takket være luftføring og 3D-effekt
  - Til Complete C2, Complete C3, Classic C1, S8, S5, S2
  - Innhold: 4 poser, 1 motorbeskyttelsesfilter, 1 utblåsningsfilter
- M.-nr. 12281680 **Pris: 379,-**



**GN Allergy XL HyClean 3D**

- Maksimal lufthygiene med HEPA AirClean-filter
  - Maksimal effektivitet under støvsuging med lave wattstyrker
  - Lenger brukstid ved hjelp av 3D-teknologi av støvposen
  - Ren utskiftning av poser takket være automatisk lukking av posen
  - Inkl: 8 støvposer, 2 motorbeskyttelsesfilter, 1 HEPA-filter HA50
- M.-nr. 10632880 **Pris: 1.139,-**



**3D Efficiency-støvsugerposer XL-pakke GN HyClean**

- Filtrerer mer enn 99,9 % av alle finstøvpartikler
  - Høyeste effektivitetsnivå ved støvsuging på lavt effekttrinn
  - Lang brukstid takket være luftføring og 3D-effekt
  - Ren utskiftning av poser takket være den automatisk lukking av posen
  - Innhold: 8 støvsugerposer og 4 filtre.
- Passer til støvsugermodeller: S 400i - S 456i, S 600 - S 658, S 800 - S 858, S 2000 - S 2999, S 5000 - S 5999, S 8000 - S 8999, Classic C1, Complete C2 og Complete C3.
- M.-nr. 10455000 **Pris: 629,-**  
**Ny i 2024** M.-nr. 12497870 **Pris: 629,-**



**3D Efficiency-støvsugerposer XL-pakke FJM HyClean**

- Filtrerer mer enn 99,9 % av alle finstøvpartikler
  - Høyeste effektivitetsnivå ved støvsuging på lavt effekttrinn
  - Lang brukstid takket være luftføring og 3D-effekt
  - Ren utskiftning av poser takket være den automatisk lukking av posen
  - Innhold: 8 støvsugerposer og 4 filtre.
- Passer til støvsugermodeller: S 400i - S 456i, S 600 - S 658, S 800 - S 858, S 2000 - S 2999, S 5000 - S 5999, S 8000 - S 8999, Classic C1, Complete C2 og Complete C3.
- M.-nr. 10455090 **Pris: 629,-**  
**Ny i 2024** M.-nr. 12498160 **Pris: 629,-**



**Efficiency-støvsugerposer XXL GN HyClean**

- Filtrerer mer enn 99,9 % av alle instøvpartikler
  - Høyeste effektivitetsnivå ved støvsuging på lavt effekttrinn
  - Ren utskiftning av poser takket være den automatisk lukking av posen
  - Innhold: 16 poser, 4 AirClean-filtre, 4 motorbeskyttelsesfiltre
- Passer til støvsugermodeller: Complete C2, Complete C3, Classic C1, S8, S5, S2
- M.-nr. GN 10408410 **Pris: 879,-**  
M.-nr. FJM 10408420 **Pris: 879,-**  
**Ny i 2024** GN M.-nr. 12498260 **Pris: 879,-**  
**Ny i 2024** MFJM M.-nr. 12498250 **Pris: 879,-**



**FJM HyClean Pure Støvpose**

- Støvpose støvpose med topp filtreringseffekt på 99,99 %
- M.-nr. 12421140 **Pris: 379,-**  
**Ny i 2024**



**GN HyClean Pure Støvpose**

- Støvpose støvpose med topp filtreringseffekt på 99,99 %
- M.-nr. 12421130 **Pris: 379,-**  
**Ny i 2024**



Er en støvsugerpose  
bare en støvsugerpose?



# TILBEHØR TIL OPPVASKMASKINER

	Bredde x høyde	60 cm	45 cm	Farge	G7xx0	G7xx5 XXL	G5xx0	G5xx5 XXL	M.-nr.	Veil. pris
--	----------------	-------	-------	-------	-------	-----------	-------	-----------	--------	------------

## FRONTPANEL TIL FULLINTEGRERTE OPPVASKMASKINER


GFVi 702/72 PureLine-håndtak	600 x 715 mm	•		Clean-Steel	•	•	•	•	10986760	<b>4.919,-</b>
GFVi 702/77 PureLine-håndtak	600 x 765 mm	•		Clean-Steel	•	•	•	•	10986770	<b>4.919,-</b>
GFVi 701/72 u/håndtak	600 x 715 mm	•		Clean-Steel	•	•	•	•	10986740	<b>4.919,-</b>
GFVi 701/77 u/håndtak	600 x 765 mm	•		Clean-Steel	•	•	•	•	10986750	<b>4.919,-</b>
GFVi 453/72-7 u/håndtak	450 x 715 mm		•	Clean-Steel			•		11526970	<b>4.919,-</b>

## FRONTPANEL TIL INTEGRERTE OPPVASKMASKINER

GFV 60/57-7	600 x 570 mm	•		Clean-Steel	•	•	•	•	10986710	<b>3.589,-</b>
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Clean-Steel	•	•	•	•	10986720	<b>3.589,-</b>
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Brillanthvit	•	•	•	•	10986690	<b>3.589,-</b>
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Clean-Steel	•	•	•	•	10986730	<b>3.589,-</b>
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Brillanthvit	•	•	•	•	10986700	<b>3.589,-</b>

### Fronter uten håndtak:

Mulighet for å bore hull selv og montere håndtak som matcher resten av kjøkkenet.



### Monteringssett til delte kjøkkenfronter

Til optimal montering av delt kjøkkenfront eller kjøkkenfront med horisontal utskjæring/håndtak på midten.

- Til alle fullintegrerte oppvaskmaskiner

M.-Nr. 11393050

M.-Nr. 11393220 XXL-oppvaskmaskiner

**Pris: 1.399,-**

**Pris: 1.399,-**

# TILBEHØR TIL VASKEMASKINER OG TØRKETROMLER

OVERSIKT STABLERAMMER			
TØRKETROMLER			
	T1 Chrome Edition T1 Classic	T1 White Edition	
VASKEMASKINER	W1 Chrome Edition W1 Classic WT1	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502
	W1 White Edition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502
	W Classic W 3000/5000 Rett panel	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502
	W Classic W 3000/5000 Skrått panel	WTV 511	WTV 512



## TwinDos-doseringspatron 1

Tom patron til dosering av vanlig vaskemidler i vaskemaskiner med TwinDos.

- Gjennomsiktig beholder med en kapasitet på 1,5 l
- Spesielt utviklet til Miele-vaskemaskiner
- Kan brukes i W1-modeller med TwinDos

M.-nr. 10223070

Pris: 489,-



## TwinDos-doseringspatron 2

Tom patron til dosering av vanlig vaskemidler i vaskemaskiner med TwinDos.

- Gjennomsiktig beholder med en kapasitet på 1,5 l
- Spesielt utviklet til Miele-vaskemaskiner
- Kan brukes i W1-modeller med TwinDos

M.-nr. 10223120

Pris: 489,-



UltraPhase 1 / UltraPhase 2

# TILBEHØR TIL VASKEMASKINER OG TØRKETROMLER



## WTV 501 Mellomsats

Til plassbesparende og sikker oppstilling av vask-/tørkesøyle

- Plassbesparende WTV-beslag på 2,5 cm.
- Egnet til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombinasjon med T1-tørketromler i ChromeEdition-serien.
- Farge: Lotushvit

M.-nr. 9256130

Pris: 789,-



## WTV 502 Mellomsats

Til plassbesparende og sikker oppstilling av vask-/tørkesøyle

- Plassbesparende WTV-beslag på 2,5 cm.
- Egnet til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombinasjon med T1-tørketromler i WhiteEdition-serien.
- Farge: Lotushvit.

M.-nr. 9256140

Pris: 789,-



## WTS 510 Sokkel

Skuff til oppbevaring av eksempelvis vaskemiddel, duftflakonger og Tørkekurv  
Praktisk med 35 cm Sokkel.

- Sklisikkert underlag.
- Til alle W1-vaskemaskiner og T1-tørketromler
- Farge: Lotushvit.

M.-nr. 9322300

Pris: 6.439,-



## WTV 511 Mellomsats

Til sikker oppstilling av vask-/tørkesøyle med

- Stor oppbevaringsplass med integrert skuff med push/pull-funksjon
- kombinasjon med T1-tørketromler i ChromeEdition-serien.
- Farge: Lotushvit.

M.-nr. 9351780

Pris: 3.059,-



## WTV 512 Mellomsats

Til sikker oppstilling av vask-/tørkesøyle med oppbevaringsskuff og uttrekksplate.

- Stor oppbevaringsplass med integrert skuff med push/pull-funksjon
- Egnet til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombinasjon med T1-tørketromler i WhiteEdition-serien.
- Farge: Lotushvit.

M.-nr. 9351790

Pris: 3.059,-



## WTV 406 Mellomsats

Til sikker oppstilling av vask-/tørkesøyle med uttrekksplate.

- Integrert uttrekksplate med push/pull-funksjon.
- Vaskemaskiner med rett betjeningspanel: W 500, W 2000, W 3000, W 5000 i kombinasjon med tørketromler T 200, T 4000, T 8000.
- Farge: Lotushvit.

M.-nr. 6694470

Pris: 1.569,-



## WTV 407 Mellomsats

Til sikker oppstilling av vask-/tørkesøyle med uttrekksplate.

- Integrert uttrekksplate med push/pull-funksjon.
- Vaskemaskiner med skrått betjeningspanel: W 500, W 2000, W 3000, W 5000 i kombinasjon med tørketromler T 200, T 4000, T 8000.
- Farge: Lotushvit.

M.-nr. 6694490

Pris: 1.569,-




## WTV 412 Mellomsats

Til plassbesparende og sikker oppstilling som vask-/tørkesøyle.

- Universal Mellomsats tilvaskemaskiner med rett eller skrått panel.
- Egnet til alle vaskemaskiner i kombinasjon med: T 200, T 4000, T 7000, T 8000.
- Farge: Lotushvit.

M.-nr. 6667550

Pris: 749,-



## WTV 417 Mellomsats

Til sikker oppstilling som vask-/tørkesøyle.

- Med tilbehørsskuff
- Til vaskemaskiner W 4000
- Tørketromler T 7000
- Farge: Lotushvit

M.-nr. 6889700

Pris: 3.609,-

# TILBEHØR TIL VASKEMASKINER OG TØRKETROMLER



## WTV 419 Mellomsats

Til sikker oppstilling som vask-/tørkesøyle.

- Integriert arbeidsplate med push/pull-funksjon.
- Til vaskemaskiner med skrått panel i W 500-, W 2000-, W 3000- og W 5000-serien i kombinasjon med T 200, T 4000, T 8000.
- Farge: Rustfritt stål.

M.-nr. 6889690

**Pris: 2.059,-**



## WTS 410 Sokkelstativ

Skuff til oppbevaring av f.eks vaskemiddel, duftflakonger og Tørkekurv.

- Praktisk med 30 cm Sokkel.
- Til vaskemaskiner: W 2000, W 3000, W 5000.
- Til tørketromler: T 4000 og T 8000.
- Ikke til vask-tørkemaskiner eller innbyggingsprodukter.
- Farge Lotushvit.

M.-nr. 7324270

**Pris: 5.729,-**



## TRK 555 Tørkekurv

Ideal til sportssko, barnestøvler, ull-produkter eller bamser.

- Maksimal skånsom mod tøyet.
- Spesialutviklet til Miele T1-tørketromler.

M.-nr. 9614800

**Pris: 979,-**



## TK 111 Tørkekurv

Ideal til sportssko, barnestøvler, ullprodukter eller bamser.

- Maksimal skånsom mod tøyet
- Spesialutviklet til Miele tørketromler i T 7000-, T 8000- og 9000-serien

M.-nr. 6407550

**Pris: 979,-**



## MTS Høydejusteringsramme

Høydejusteringsramme til Integriert vaskemaskin og tørketrommel.

- For nisjehøyde på 870-885 mm.

M.-nr. 3857292

**Pris: 3.389,-**



## UBS-W/T/S Innbyggingssett

Innbyggingssett for sikker underbygging av vaskemaskiner og tørkeromler med skrått panel

- Underbygging i lave nisjer (fra 82 cm) – erstatter topplate
- For vaskemaskinene: W 500, W 2000, W 3000, W 5000, WT 2000
- For vaskemaskiner med skrått panel: W Classic
- For tørketromler i serien: T 8000 og T Classic

M.-nr. 5291381

**Pris: 829,-**



## UBS T1/G Innbyggingssett

Innbyggingssett for alle T1 og W1 i Chrome Edition med rett betjeningspanel.

M.-nr. 9740050 – T1  
M.-nr. 9709940 – W1

**Pris: 789,-**  
**Pris: 829,-**



## W/T/FV 60 Dekorfront

Dekorfront i stål til integriert vask og tørk.

M.-nr. 6229380

**Pris: 3.649,-**



### HydroCleaner - sett med 4 stk.

Grundig fjerning av fastbrennte matrester

- Innhold: 4x125 ml
- Settets levetid til ca. 1 år

M.-nr. 12105680

**Pris: 729,-**



### Glasskeramisk platetopprens og stålrrens 250 ml\*\*

Til det beste rengjøringsresultat og sikker bruk.

- Fjerner fett, fastbrennte flekker og vannflekker effektivt
- Skånsom rengjøring takket være formelen med fine krystaller
- Etterlater en smussavisende hinne på overflaten, som letter rengjøringen.
- Beste produkt på markedet - testvinner i Sviets

Optimal pleie sikrer lang levetid

M.-nr. 10173200

**Pris: 109,-**



### Ovnrens 500 ml

Til det beste rengjøringsresultat og sikker bruk.

- Særlig effektiv rengjøring uten ubehagelig lukt
- Enkel rengjøring takket være den geleaktige konsistensen
- Kort virketid på mellom 10 og 40 minutter, uten at ovnen skal slås på
- Også velegnet til PerfectClean-overflater
- Optimal pleie sikrer lang levetid

M.-nr. 10162710

**Pris: 209,-**



### DGClean 250 ml

- Lett rengjøring av dampovn
- Uten lukt
- Lett å påføre - selv på lodrette flater

M.-nr. 10172710

**Pris: 155,-**



### Avkalkingstabletter 6 stk.

Til CVA, CM, ovner med KlimaPlus, dampovner og FashionMaster.

- Grundig fjerning av avleiringer og kalk
- Fjerning av kalk – meget effektiv og skånsom på samme tid
- Perfekt formel – spesielt utviklet av Miele
- Ingen kemikalieavleiringer etter kalkfjerning
- Optimal pleie sikrer lang levetid

M.-nr. 10960200

**Pris: 289,-**



### Rengjøringsstabletter 10 stk.

Til CVA og CM. Sikrer kaffenytelse på høyeste nivå.

- Grundig fjerning av avleiringer og kalk
- Fjerning av kalk – meget effektiv og skånsom på samme tid
- Perfekt formel – spesielt utviklet av Miele
- Optimal pleie sikrer lang levetid

M.-nr. 10960220

**Pris: 299,-**



### SteelCare-stålplejemiddel

Rense og pleiemiddel til overflater i rustfritt stål

- Fjerner fingeravtrykk og fettflekker
- Effektiv og skånsom
- En beskyttende film forebygger ny tilsmussing

M.-nr. 11023350

**Pris: 139,-**



### AutoCleaner

Miele-AutoCleaner til CVA 78xx.

- Den innebygde AutoCleaner rengjør automatisk og effektivt kaffemaskinens bryggeenhet samt melkerørssystemet etter bruk
- Pakken inneholder 4 AutoCleaner-patroner

M.-nr. 10971410

**Pris: 1.039,-**



### Avkalkningspatron til CM7 og CVA

Avkalkningspatron til Miele-frittstående kaffemaskiner CM7 og integrerte kaffemaskiner CVA 78xx.

- Den innebygde avkalkningspatronen avkalker maskinen alle de dager, hvor maskinen er i bruk
- Den beskytter maskinen mot tilkalkning
- Patronen skal kun skiftes ca. 1 gang i året (avhengig av bruk)
- Du sparer tid, da avkalkning nå skjer helt automatisk hver gang maskinen benyttes

M.-nr. 10959980

**Pris: 1.039,-**

**\*\* Bemerk.** Miele-glasskeramiske platetopprens, stålrrens og pleiemiddel til rustfritt stål er ikke velegnet til rustfrie ståloverflater med CleanSteel finish!



**Avkalkningsmiddel 250 g**

Fjerner kalk fra din vaskemaskin og oppvaskmaskin hurtig og effektivt

- Hell innholdet direkte i oppvaskmaskinen og i vaskemaskinen din.
- Anbefales å anvende 2-6 ganger årlig (avhengig av vannets hardhetsgrad)

M.-nr. 10131080

**Pris: 169,-**



**UltraTabs All in 1  
60 stk.**

Gir beste oppvaskresultatet i Miele's oppvaskmaskiner

- Skinnende rent resultat selv ved vanskelige flekker
- Tabsene er pakket i en vannoppløselig folie og skal derfor ikke pakkes ut
- Flere funksjoner som f.eks. glansmiddel, salt og glassbeskyttelse
- Fosfatfri – godt for miljøet

M.-nr. 11295780

Pris: 299,-



**PowerDisk All in 1  
Gjenbruksplast**

Perfekte oppvask og tørkeresultater med AutoDos.

- Fri for parfume
- Inneholder ingen fargestoffer eller konserveringsmidler.
- Tabs er bionedbrytbart
- Miele-enestående pulvergranulat
- Inneholder bl.a. glansmiddel og salt
- Automatisk dosering i ca. 1 måned (20 vask\*)

M.-nr. 11869010

**Pris: 139,-**



**PowerDisk All in 1  
ECO, Svanemerket**

Perfekte oppvask og tørkeresultater med AutoDos.

- Fri for parfume
- Inneholder ingen fargestoffer eller konserveringsmidler.
- Tabs er bionedbrytbart
- Miele-enestående pulvergranulat
- Inneholder bl.a. glansmiddel og salt
- Automatisk dosering i ca. 1 måned (20 vask\*)

M.-nr. 11869010

**Pris: 139,-**



**Salt 1,5 kg**

Sikrer, at din oppvaskemaskin fungerer riktig og yter det ønskede resultat.

- Ekstra grovt, perfekt til Miele-oppvaskemaskiner
- Beskytter maskinen og servise mot skadelige kalkavleiringer

M.-nr. 10248690

**Pris: 49,-**



**Miele glansmiddel 500 ml  
Gjenbruksplast**

Uovertruffen tørking og beskyttelse av servise i Miele-oppvaskemaskiner.

- Skinnende rent resultat på glass
- Fremmer tørkingen av servise
- Glassbeskyttende formel, som forhindrer etsing
- Presis og lett dosering med doseringsshetten

M.-nr. 11772200

**Pris: 99,-**



**IntenseClean 200 g**

Fjern dårlig eller sur lukt i din vaskemaskin og oppvaskemaskin.

- Avkalk først med Miele avkalking
- Rens deretter med maskinrengjøring.
- Avkalkeren fjerner kalkavleiringer og maskinrengjøring fjerner bakterier!

M.-nr. 10717140

**Pris: 169,-**



**DishClean 160 g**

Pleiemiddel som sikrer at oppvaskemaskinen fungerer optimalt.

- Fjerner lukt, kalk og lette avleiringer
- Bevarer dørpakingens elastisitet og tetthet
- Aktiv beskyttelse gjennom renhold
- Den beste pleie til mange års trofast tjeneste
- Innhold: 160 g

M.-nr. 11905670

**Pris: 179,-**



**Rengjøringspulver til  
melkedyser 100 stk.**

Sikrer hygienisk rene melkedysere i CVA og CM.

- Fjerner effektivt melkeproteiner og -fett.
- Meget effektiv og skånsom på samme tid
- Enkel dosering, da engangs posene inneholder nøyaktig mengde
- Sikker å bruke - Miele formel
- Optimal pleie sikrer lang levetid

M.-nr. 10180270

**Pris: 529,-**

\* Med ECO-program





### UltraPhase 1 Sensitive

Til W1 TwinDos vaskemaskiner

- Allergivennlig
- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvite og kulørte tekstiler
- Fremragende flekkfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 2 Sensitive
- Opptil 36 vask • Innhold: 1,44 l

M.-nr. 11716860

**Pris: 239,-**



### UltraPhase 2 Sensitive

Til W1 TwinDos vaskemaskiner

- Allergivennlig
- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvite og kulørte tekstiler
- Fremragende flekkfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 1 Sensitive
- Opptil 36 vask • Innhold: 1,44 l

M.-nr. 11716860

**Pris: 239,-**



### UltraPhase 1 Classic

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvite og kulørte tekstiler
- Fremragende flekkfjerning - også på lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 2 Sensitive
- Opptil 37 vask
- Innhold: 1,40 l

M.-nr. 11891620

**Pris: 229,-**



### UltraPhase 2 Classic

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvite og kulørte tekstiler
- Fremragende flekkfjerning - også på lave temp.
- Ingen overdosering takket være auto dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 1 Sensitive
- Opptil 50 vask • Innhold: 1,40 l

M.-nr.11891820

**Pris: 229,-**



### Miele UltraPhase 1 Elixir

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Beholder med Ultraphase 1 Refresh Limited Edition
- Med FreshFlex for å nøytralisere ubehagelig lukt
- 7 enzymer for beste rengjøringssevne
- ColorProtect fargebeskyttende middel
- Gir ca. 50 vask

M.-nr. 12080930

**Pris: 229,-**



### Miele UltraPhase 2 Elixir

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Beholder med UltraPhase 2 Refresh Limited Edition
- Med aktiv oksygen for skånsom og effektiv flekkfjerning
- WhiteBooster for hvitere tøy
- OxiCare for grundig pleie og rengjøring av tekstiler i maskin
- Gir ca. 37 vask

M.-nr. 11615050

**Pris: 229,-**



### UltraPhase 1 FloralBoost

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Beholder med Ultraphase 1 Floralboost Limited Edition
- Inneholder 7+1 enzymer for optimal renhet
- Ny enzyminnvasjon for dyp rengjøring av svetteflekker og kroppslukt
- ColorProtect fargebeskyttende middel
- Gir ca. 50 vask

M.-nr. 12280240

**Pris: 229,-**



### UltraPhase 2 FloralBoost

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Beholder med Ultraphase 1 Floralboost Limited Edition
- Inneholder 7+1 enzymer for optimal renhet
- Ny enzyminnvasjon for dyp rengjøring av svetteflekker og kroppslukt
- ColorProtect fargebeskyttende middel
- Gir ca. 50 vask

M.-nr. 12280240

**Pris: 229,-**



### TwinDosCare

Rengjøringsmiddel til TwinDos-doseringssystem

- Til skylling av TwinDos-systemet
- Anvendes før en lang periode uten bruk (min. 2 måneder)
- Anvendes før nytt middel tas i bruk
- Meget effektiv - For ca. 4-5 skyllinger

M.-nr. 11171440

**Pris: 209,-**



## Caps Booster

Perfekt til flekkfjerning ved vask i W1-vaskemaskiner

- Egnet til både hvitt og kulørt vask
- Til vanskelige flekker, f.eks fett- eller fruktflekker
- Storartede vaskeresultater – også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering
- Innhold: 6 caps (= 6 vask)

M.-nr. 11648410 **Pris: 119,-**



## Caps DownCare

Idell til puter, soveposer eller verdifulle dunklær

- Bevarer dunens elastisitet og pusteevne
- Dunen klumper seg ikke sammen, men forblir lette og luftige
- Innhold: 6 caps (= 6 vask)

M.-nr 12014030 **Pris: 119,-**



## Caps Outdoor

- Til W1-vaskemaskiner
- Bevarer farger på syntetiske tekstiler
- Bevarer pusteevnen i funksjonelle membraner
- Motvirker statisk elektrisitet på syntetiske tekstiler
- Nøytraliserer dårlige lukt fra f.eks. svette
- Innhold: 6 caps (= 6 vask)

M.-nr 12014120 **Pris: 119,-**



## Caps SilkCare

- Til W1-vaskemaskiner
- Forebygger toving og krymping
- Bevarer formen av fibre og et mykt udseende
- Gir mykt og velduftene tekstiler
- Innhold: 6 caps (= 6 vask)

M.-nr. 11485780 **Pris: 119,-**



## Caps Sport

Til vask av sportstøy i W1-vaskemaskiner

- Nøytraliserer svettelukt takket være de integrerte luktabsorbenter
- Rengjør og pleier, skånsom mot fargene
- Bevarer tøyets form – også for fleece
- Ingen overdosering
- Innhold: 6 caps (= 6 vask)

M.-nr. 12014100 **Pris: 119,-**



## Caps UltraDark

- Til W1-vaskemaskiner
- Optimal vask og pleie av kulørte og sorte tekstiler
- Beste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C
- Med fargebeskyttelsesformel til kraftige farger
- Fremragende flekkfjerning - også ved lave temperaturer
- Innhold: 9 caps (= 9 vask)

M.-nr. 11910950 **Pris: 119,-**



## Caps WoolCare

Til fin- og ullvask i W1-vaskemaskiner

- Spesielt pleiekompleks av hveteprotein og fargebeskyttelsesformel
- Fiberbeskyttelseskomponenter mot sammenfiltrering
- Beste vaskeresultater ved 20/30/40/60 grader
- Ingen overdosering
- Innhold: 9 cap (= 9 vask)

M.-nr. 11485730 **Pris: 119,-**



## Caps Impraprotect

- Til W1-vaskemaskiner
- Til impregnering av tekstiler
- Ideelt til sportsklær og regntøy
- Bevarer tøyets pusteevne
- Effektiv mot fukt, vind og smuss
- Innhold: 3 caps (= 3 behandlinger)

M.-nr. 11648280 **Pris: 229,-**



## Caps CottonRepair

- Fornyer farger og overflaten på dine bomullstekstiler
- Fjerner "pilling-effekt" (nuppedannelse)
- Fjerner ødelagte og misfargede ender på tekstilfibre
- Nytt liv til ditt favoritt-bomullstøy
- Innhold: 3 caps (= 3 behandlinger)

M.-nr. 11485870 **Pris: 229,-**



## UltraWhite-vaskepulver 2,7 kg

Spesielt velegnet til hvitt og lyst tøy og meget skitne kulørt tøy.

- Beste vaskeresultater ved 20/30/40/60/95 °C.
- Strålende hvitt tøy takket være effektiv formel med aktivt oxygen
- Fremragende flekkfjerning - også ved lave temperaturer.
- Meget drøy - også ved lave temperaturer

M.-nr. 10199830 **Pris: 319,-**



**Caps Nature skyblemiddel**

- Til W1-vaskemaskiner
- Frisk, naturlig duft av renhet
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Innhold: 9 caps (= 9 vask)

Pris: 119,-



**Caps Cocoon skyblemiddel**

- Til W1-vaskemaskiner
- Frisk, naturlig duft av renhet
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Innhold: 9 caps (= 9 vask)

Pris: 119,-



**Caps Aqua skyblemiddel**

- Til W1-vaskemaskiner
- Frisk, naturlig duft av renhet
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Innhold: 9 caps (= 9 vask)

Pris: 119,-



**Duftflakon ROSE**

- Harmonisk og feminin
- Opplev den sarte, raffinerte duften av friskplukkede mai-rosor med ROSE
- Innhold: 12,5 ml - til 50 tørkinger

Pris: 179,-



**Duftflakon ORIENT**

- Sensuell og maskulin
- ORIENT samler alle Orientens hemmeligheter i forfrende duft
- Innhold: 12,5 ml - til 50 tørkinger

Pris: 179,-



**Duftflakon AQUA**

- Til en frisk og opptil 4 uker duftopplevelse
- Aqua - renget og frisk duft
- Innhold: 12,5 ml - til 50 tørkinger

Pris: 179,-



**Duftflakon NATURE**

- Til en frisk og opptil 4 uker lang duftopplevelse
- NATURE - blomsterduft og en naturlig balanse
- Innhold: 12,5 ml - til 50 tørkinger

Pris: 179,-



**Duftflakon COCOON**

- Til en frisk og opptil 4 uker lang duftopplevelse
- COCOON – til øyeblikk fylt med ro og trygghet
- Innhold: 12,5 ml - til 50 tørkinger

Pris: 179,-



**Duftflakon WHITEFLOWER Sensitive**

- Til en frisk og op til 4 uker lang duftopplevelse
- Ekstra Sensitiv-formel for personer med allergi
- WHITEFLOWER – blomsterduft kombinert med sitrus
- Innhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

Pris: 179,-



**Duftflakon DRYFRESH**

- Til en frisk og opptil 4 uker lang duftopplevelse
- DryFresh – med Freshplex™ til nøytralisering av ubehagelige lukter
- Innhold: 12,5 ml – til 50 tørkinger

Pris: 179,-

FragranceDos  
Aqua & Cocoon

Miele



**Ultracolor**  
Flyende vaskemiddel 1,5 l

Limited Edition.

Flyende oppvaskemiddel 1,5 l

- Lukseriøs duft
- Inneholder 7 enzymer for optimal renhet
- Utmerket flekkfjerning på lave temperaturer
- ColorProtect for holdbar fargeintensitet
- 100 % resirkulert plast
- Fritt for mikroplast

M.-nr. 12514940

Pris: 179,-



**UltraColor**  
Flytende vaskemiddel 1,5 l

Optimal vask og pleie av kulørte og sorte tekstiler.

- Beste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Med fargebeskyttelsesformel til kraftige farger.
- Fremragende flekkfjerning - også ved lave temperaturer
- Meget drøy - til 36 vask
- Emballasjen fremstilt av 100 % resirkulert plast
- Fri for mikroplast og biologisk nedbrytbart

M.-nr. 11979370 **Pris: 179,-**



**UltraDark 1,5 l**

Optimal vask og pleie av kulørte og sorte tekstiler.

- Beste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Med fargebeskyttelsesformel til kraftige farger.
- Fremragende flekkfjerning - også ved lave temperaturer
- Meget drøy - til 60 vask
- Emballasje fremstilt av 100 % resirkulert plast
- Fri for mikroplast og biologisk nedbrytbart

M.-nr. 11986770 **Pris: 239,-**



**UltraColor Sensitive**  
Flytende vaskemiddel 1,5 l

Optimal vask og pleie av kulørte og mørke tekstiler.

- Svanemerket – Allergi og miljøvennlig
- Beste vaskeresultater ved 30/40/60 °C
- Med fargebeskyttelsesformel til kraftige farger
- Fremragende flekkfjerning - også ved lave temperaturer
- Meget drøy – til 37 vask
- Emballasje fremstilt av 100 % resirkulert plast
- Emballasje fri for mikroplast og biologisk nedbrytbart

M.-nr. 11987320 **Pris: 239,-**



**WoolCare-finvaskemiddel 1,5 l**

Til ull, silke og all finvask.

- Spesielt pleiekompleks av hveteprotein og fargebeskyttelsesformel
- Fiberbeskyttelseskomponenter mot sammenfiltrering
- Beste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Veldig drøy - til 50 vask
- Emballasje fremstilt av 100% resirkulert plast
- Uten mikroplast, optisk hvitt og blekemidler

M.-nr. 11979190 **Pris: 239,-**



**Sport vaskemiddel 1,5 l**

Særlig velegnet til alle sportstøy

- Hygienisk renhet og langvarig friskhet
- Bevarer tøyets pusteevne
- Nøytraliserer ubehagelig lukt
- Pleier fibre slik at plaggene bevarer fasongen og holder lenger
- Emballasje fremstilt av 100% resirkulert plast

M.-nr. 12111980 **Pris: 229,-**



**Skyllmiddel 1,5 l**

Særlig velegnet til alle tekstiler av frotté.

- Til mykt og deilig vasket tøy
- Frisk, naturlig duft
- Forhindrer elektrostatisk oppladning i tørketrommelen
- Veldig drøy - til 66 vask
- Emballasje fremstilt av 100% resirkulert plast
- Uten mikroplast, optisk hvitt og blekemidler

M.-nr. 11987020 **Pris: 139,-**



**Spesialvaskemiddel Outdoor 250 ml**

Perfekt til kvalitetsplagg for friluftsliv og membrantekstiler

- Med ullvoks - som et 'pleiebad' til membranen
- Rengjør og pleier
- Skånsom mot fargene i tøyet.
- Veldig drøy - til 13 vask

M.-nr. 10226420 **Pris: 179,-**



**Spesialvaskemiddel Dun 250 ml**

Ideel for puter, soveposer og fine dunplagg

- Bevarer dunfjærenes elastisitet og pusteevne
- Dunene klumper seg ikke og holder seg luftig
- Veldig drøy - til 13 vask

M.-nr. 10225680 **Pris: 199,-**



**Impregneringsmiddel 250 ml**

Ideelt til sports- og regntøy

- Bevarer tøyets pusteevne
- Effektiv impregnering mot fukt, vind og smuss
- Veldig drøy - til 4 gangers bruk

M.-nr. 10240620 **Pris: 239,-**



# FLERE GODE GRUNNER TIL Å VELGE MIELE

## **Bærekraft i hvert trinn**

I alle stadier av våre produkters og tjenester livssyklus arbeider vi for å gjøre bærekraft til en vesentlig del – både i våre verdikjeder og i hjemmene til alle våre kunder.

## **Lage produkter uten økologisk fotavtrykk**

Miele har viet seg til å produsere best mulige produkter og tjenester med minst mulig innvirkning på miljøet og med et ultimat mål om å gjøre dem 100 % karbonnøytrale.

## **Stopp avfallet – gi våre produkter et nytt liv**

Vi arbeider med å skape en sirkulær verdikjede med nullutslipp, slik at alle brukte materialer kommer inn i kretsløpet igjen på slutten av livssyklusen.

# TRYGGHET I HELE PRODUKTETS LEVETID RASK OG PROFESJONELL SERVICE!

## FÅR DU BEHOV FOR SERVICE, FIKSER VI DET RASKT MED EGEN SERVICEAVDELING.

Vi har mer en 70 lokale serviceteknikere over hele landet og er derfor alltid tett på kundene. Ventetiden for å få besøk av en servicetekniker er normalt kun noen ganske få dager, så du raskt er klar til å bruke produktet ditt igjen. Dette kan vi gjøre ved hjelp av vår store stab av egne serviceteknikere, som kjører i sentralt.

Teknikeren har med seg en stor mengde originale Miele-reservedeler i servicebilen. Dette gjør at de aller fleste reparasjoner kan utføres med det samme uten ytterligere servicebesøk.

Ryggraden i god service er dyktige serviceteknikere. Alle våre teknikere har relevant faglig håndverksutdannelse, og denne suppleres løpende med Miele's egen utdannelse i drift, vedlikehold og reparasjon av våre produkter. Du kan derfor også alltid få råd og veiledning om produktenes drift og vedlikehold.

På reservedeler og reparasjoner gir vi 2 års reklamasjonsfrist, samtidig som vi garanterer levering av reservedeler i mange år etter opphør av produksjon.

Miele's serviceavdeling  
Mandag - fredag kl. 8.00 - 16.00 på telefon 67 17 31 00 eller  
via vår hjemmeside [www.miele.no](http://www.miele.no)



# Miele



## Miele AS

Nesbruveien 71  
1394 NESBRU  
Postboks 194  
1378 NESBRU

Tlf. 67173100  
E-mail: [info@miele.no](mailto:info@miele.no)  
Internett: [miele.no](http://miele.no)



Det tas forbehold om trykkfeil og endringer.  
Alle priser er veiledende utsalgspriser  
i norske kroner.  
01.01.2024 M.nr. 96252410

MIELE. IMMER BESSER