

Miele

Anexo de novidades de produto 2025

A cozinha dos seus sonhos começa aqui

Uma vez Miele, **sempre Miele.**



CATÁLOGO DE PRODUTO PARA DISTRIBUIDORES PRESTIGE

Edição outono 2025

Preços recomendados a partir de 01.10.2025 até alteração das condições.

As imagens de ambiente apresentadas neste catálogo não são vinculativas e podem não corresponder às referências de produto disponíveis.





Índice

Fornos	4
Máquinas de café	6
Aparelhos de frio	8
Máquinas de lavar louça	12
Tratamento de roupa	14
Serviços incluídos	18
Serviços extra	19
Tabela de preços	20

Cozinhe com os melhores equipamentos

Consiga os melhores resultados com os fornos Miele, **agora com oferta dos melhores acessórios**. Com um design elegante, tecnologia intuitiva e materiais de alta qualidade, os fornos Miele são ideais para quem procura obter resultados profissionais no conforto de sua casa. Todos os fornos são fabricados com precisão nas nossas fábricas na Alemanha. O seu interior é maior do que a maioria das opções no mercado, contando com 76 litros de capacidade e 5 níveis de encaixe. Além disso, os fornos Miele são muito fáceis de limpar graças à tecnologia catalítica e ao acabamento PerfectClean.

Forno multifunções com AirFry de 60 cm



Com oferta

H 2861-1 BP

P.V.P. recomendado: **1.499 €**

Autolimpeza pirolítica

H 2861-1 B

P.V.P. recomendado: **1.199 €**



- Comando EasyControl Plus
- Limpeza fácil com PerfectClean
- Conectividade Miele@home
- Programas automáticos
- 8 funções
- Modo AirFry
- Oferta de tabuleiros AirFry

**Oferta
de 2 tabuleiros
AirFry***

na compra de um forno
H 2861-BP e
H 2861-1 B



* Tabuleiro perfurado HBBL 71 incluído com o forno e tabuleiro HGBB 71 mediante uso de voucher.



Forno multifunções com Cozinhar com clima de 60 cm



Com oferta

H 7264 BP Culinart

P.V.P. recomendado: **1.899 €**



- Comando DirectSensor S
- **Cozinhar com clima**
- Gerador de vapor externo (1,1 KW)
- Conectividade Miele@home
- Calhas telescópicas FlexiClip
- Programas automáticos
- 12 funções
- **Oferta de assadeira Gourmet HUB 5001-M (no valor de 259 €)**

**Oferta
de assadeira
Gourmet
HUB 5001-M**

na compra do forno
H 7264 BP
Culinart





CupSensor

A distância ideal: o sistema CupSensor reconhece a altura da chávena e coloca a saída central na posição correta



Limpeza automática

Confortável e sem esforço: a sua máquina de café da Miele trata da limpeza e da descalcificação por si.



CoffeeSelect

Livremente selecionável: com os três reservatórios de grãos, a sua especialidade de café é sempre preparada com os grãos adequados.



Fácil de utilizar

Melhor experiência de café: graças às funções inteligentes, a preparação é particularmente simples e rápida.

Máquinas de café*

Uma experiência de sabor única

Desfrute do seu café em pleno com as máquinas de café da Miele.

Graças ao sistema AromaticSystemFresh, cada café é tirado com grãos de café moídos na hora que são em seguida aromatizados para obter um aroma e sabor intensos.

Com a CoffeeSelect tem a vantagem de contar com três reservatórios de grãos onde pode colocar três tipos de grãos diferentes para os ter sempre à sua disposição.

Quer lhe apeteça um espresso, um latte macchiato ou um capuccino, todos os parâmetros estão pré-ajustados e pode adaptá-los às suas preferências. Máximo conforto e personalização.

* Características dependem do modelo.





Novo

- Comando CM Touch
- 3 reservatórios de grãos
- 10 perfis personalizáveis
- CupSensor
- Descalcificação automática
- Conectividade Miele@home
- Medidas (L x A x P): 311 x 397 x 445 mm



CM 7750

P.V.P. recomendado: 3.199 €



Novo

- Comando DirectSensor
- 8 perfis personalizáveis
- Sistema OneTouch for Two
- Conectividade Miele@home
- Medidas (L x A x P): 251 x 359 x 427 mm



CM 6360

P.V.P. recomendado: 1.499 €



Novo

- Comando CM Touch
- 10 perfis personalizáveis
- CupSensor
- Descalcificação automática
- Conectividade Miele@home
- Medidas (L x A x P): 311 x 397 x 445 mm



CM 7550

P.V.P. recomendado: 2.799 €



Novo

- Comando DirectSensor
- 4 perfis personalizáveis
- Sistema OneTouch for Two
- Conectividade Miele@home
- Medidas (L x A x P): 251 x 359 x 427 mm



CM 6160

P.V.P. recomendado: 1.299 €



Aparelhos de **frio**



DynaCool

A função DynaCool assegura uma temperatura uniforme em todo o compartimento frigorífico. Não importa onde coloque os alimentos, uma vez que todos têm as mesmas condições.



FlexiLight 2.0

Iluminação perfeita de todas as zonas do frigorífico graças à FlexiLight 2.0. As prateleiras iluminadas podem ser posicionadas de forma livre e flexível dentro do compartimento frigorífico, sem ofuscar. A FlexiLight da Miele impressiona com o seu design moderno e poupança energética.



PerfectFresh Active

Uma nova forma de conservar a frescura dos alimentos. A cada 90 minutos e sempre que se abre a porta é pulverizada água na gaveta PerfectFresh Active. Assim, os alimentos são humedecidos e o nível de humidade mantém-se ideal, independentemente da quantidade de alimentos armazenada.



SoftClose

As portas do frigorífico e do congelador fecham sozinhas sem ruído. A porta fecha-se automaticamente a partir de um ângulo inferior a 30°. Além disso, o SoftClose garante um fecho amortecido da porta: as garrafas já não balançam.



Parede posterior CleanSteel

Frio e limpo: graças à parede posterior CleanSteel, o frio é especialmente bem distribuído no seu frigorífico.



PerfectFresh Pro

Este sistema de refrigeração cria uma zona de temperatura controlada automaticamente entre 0 e +3 °C. Isto permite uma conservação três vezes maior para carne, peixe e muitos laticínios, bem como cinco vezes maior para fruta e legumes.



Novo

KFN 4796 AD

P.V.P. recomendado: 2.549 €



- Pega EasyOpen
- DailyFresh
- Parede posterior seca branca
- Medidas do combinado:
747 x 2015 x 675 mm
- Volume útil total: 485 litros



Combinado de integrar para nicho de 72 x 194 cm



Novo

KFN 7934 D*

P.V.P. recomendado: 2.399 €



- Sistema DailyFresh
- Medidas do nicho:
710 - 720 x 1940-1950 x 560 mm
- Medidas do combinado:
708 x 1935 x 548 mm
- Volume útil total: 381 litros

Combinado de integrar para nicho de 60 x 178 cm



Novo

KFN 7734 B

P.V.P. recomendado: 2.199 €



- Sistema DailyFresh
- Medidas do nicho:
560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas do combinado:
559 x 1770 x 546 mm
- Volume útil total: 253 litros

(Substitui KFN 7734 C)



Novo

KFN 7774 B

P.V.P. recomendado: 2.999 €



- Sistema PerfectFresh Active
- Parede posterior seca CleanSteel
- Medidas do nicho:
560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas do combinado:
559 x 1770 x 546 mm
- Volume útil total: 245 litros

(Substitui KFN 7774 C)

Aparelho para nicho de 178 x 60 cm

Frigorífico



Novo

K 7777 B

P.V.P. recomendado: **2.849 €**



- Sistema PerfectFresh Active
- Parede posterior seca CleanSteel
- Medidas do nicho:
560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas do frigorífico:
559 x 1770 x 546 mm
- Volume útil total: 296 litros

(Substitui KFN 7777 C)

Aparelhos para nichos de 88 x 60 cm

Congelador



Novo

FNUS 7040 D

P.V.P. recomendado: **1.649 €**



- NoFrost
- SoftClose
- Conectividade Miele@home
- Medidas do nicho:
600 x 820-880 x 560 mm
- Medidas do congelador:
597 x 818 x 550 mm
- Volume útil total: 74 litros

Frigorífico



Novo

KU 7015 D

P.V.P. recomendado: **1.549 €**



- VeggieBox
- Conectividade Miele@home
- Medidas do nicho:
600 x 820-880 x 560 mm
- Medidas do frigorífico:
597 x 818 x 550 mm
- Volume útil total: 127 litros

Combinado MasterCool FrenchDoor



Novo

KFCM 3844 FD*

P.V.P. recomendado: **12.499 €**



- MasterFresh Pro
- FoodView: 4 câmaras no interior
- Interior ColdSteel
- Parede posterior seca CleanSteel
- Preparador de cubos de gelo com ligação à água
- Conectividade Miele@home
- Medidas do nicho: 910 x 2134-2164 x 620 mm
- Medidas do combinado MasterCool FrenchDoor: 895 x 2127 x 610 mm
- Volume útil total: 576 litros

(Substitui KF 2982 Vi)

Combinados MasterCool



Novo

KFCM 3844 R*

P.V.P. recomendado: **11.999 €**



- Comando MasterFresh Pro
- FoodView: 3 câmaras no interior
- Interior ColdSteel
- Parede posterior seca CleanSteel
- Preparador de cubos de gelo com ligação à água
- Conectividade Miele@home
- Medidas do nicho: 910 x 2134-2164 x 620 mm
- Medidas do combinado MasterCool: 895 x 2127 x 610 mm
- Volume útil total: 579 litros

(Substitui KF 2902 Vi)



Novo

KFMC 3834 R*

P.V.P. recomendado: **11.499 €**



- Comando MasterFresh Pro
- FoodView: 3 câmaras no interior
- Interior ColdSteel
- Parede posterior seca CleanSteel
- Preparador de cubos de gelo com ligação à água
- Conectividade Miele@home
- Medidas do nicho: 762 x 2134-2164 x 620 mm
- Medidas do combinado MasterCool: 756 x 2127 x 610 mm
- Volume útil total: 476 litros

(Substitui KF 2802 Vi)

Congelador MasterCool



Novo

F 2413 Vi

P.V.P. recomendado: **8.499 €**



- Porta fixa
- Preparador de cubos de gelo com ligação à água
- Conectividade Miele@home
- Medidas do nicho: 457-460 x 2134-2164 x 629 mm
- Medidas do congelador MasterCool: 451 x 2127 x 545 mm
- Volume útil total: 268 litros

Máquinas de lavar louça



Configuração dos cestos FlexLine

Flexibilidade cómoda: ajustar de forma simples, posicionar de forma flexível e alcançar os melhores resultados de limpeza.



AutoDos

O AutoDos é o primeiro sistema de dosagem automática do mundo com PowerDisk integrado. A máquina de lavar louça e o detergente em pó granulado exclusivo funcionam com precisão e a dosagem é efetuada em função do programa e no momento ideal.



Máquinas de lavar louça XXL

Disponibilizam até 25 % mais de volume de carga no cesto superior para mais flexibilidade e melhores opções de arrumação, p. ex. para copos de pé alto, copos de café grandes e peças até 23 cm de diâmetro.



Knock2open

Bastam dois toques na porta para abrir a máquina de forma automática, sem puxador.



Secagem

Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem.



QuickPowerWash

Programa curto: melhores resultados de lavagem para louça com sujidade normal em 58 minutos.



Novo

G 7792 SCVi

P.V.P. recomendado: 2.649 €



- + 14 serviços + 11 programas
- + 41 dB
- + Knock2open

(Substitui G 7793 SCVi K2O 125 Gala Edition)


Novo

G 5811 SCi ED

P.V.P. recomendado: 1.349 €



- + 43 dB
- + Gaveta 3D MultiFlex
- + Pannel de comandos em branco

(Substitui G 5410 SCi)


Novo

G 7651 SCVi

P.V.P. recomendado: 2.099 €



- + Eficiência A^{-10%}
- + 14 serviços + 10 programas
- + 42 dB
- + ComfortClose
- + Cestos ExtraComfort

(Substitui G 7650 SCVi)


Novo

G 5851 SCVi

P.V.P. recomendado: 1.299 €



- + 43 dB
- + Gaveta 3D MultiFlex

(Substitui G 5450 SCVi)


Novo

G 7085 SCVi XXL

P.V.P. recomendado: 1.799 €

G 7080 SCVi

P.V.P. recomendado: 1.699 €



- 14 serviços + 8 programas
- 43 dB
- Dosagem automática AutoDos
- Conectividade Miele@home
- Cestos ExtraComfort

(Substitui G 7197 SCVi XXL e 7191 SCVi 125 Edition)


Novo

G 5651 SCVi

P.V.P. recomendado: 1.199 €



- 14 serviços + 5 programas
- 45 dB
- Secagem AutoOpen
- QuickPowerWash
- Cestos Comfort

(Substitui G 5150 SCVi)


Novo

G 7040 SCi ED/CLST

P.V.P. recomendado: 1.599 €



- + 14 serviços + 10 programas
- + Dosagem automática AutoDos
- + Conectividade Miele@home
- + Cestos ExtraComfort

(Substitui G 7131 SCi 125 Edition)


Novo

G 5611 SCi BW

P.V.P. recomendado: 1.049 €



- 14 serviços + 5 programas
- 45 dB
- Secagem AutoOpen
- QuickPowerWash
- Cestos Comfort

(Substitui G 5110 SCi BW)


Novo

G 5856 SCVi XXL

P.V.P. recomendado: 1.449 €



- + Mais 25 % de carga no cesto superior
- + 85 cm de altura

(Substitui G 5455 SCVi XXL)

Nova Edition

Tratamento da roupa





Exclusivo
Miele

Tambor InfinityCare¹

Lavagem mais delicada do que nunca. Uma revolução no tratamento da roupa.



Exclusivo
Miele

SmartMatic²

O programa automático para diferentes cargas. Regulações sempre perfeitas.



Comando com visor tátil M Touch Pro


O visor a cores M Touch Pro apresenta uma superfície maior e uma interface de utilizador modificada para uma operação intuitiva. Basta tocar ou deslizar para aceder às suas regulações favoritas e mesmo guardá-las com um nome personalizado.



ComfortOpen

Este pode ser o dia em que agradece à sua máquina de lavar roupa. Aproxime-se do puxador e a porta motorizada abre-se suavemente. Mesmo com as mãos ocupadas, pode abrir a porta sem esforço, o que facilita muito a carga e a descarga.

Máquina de lavar roupa




WQ 1000 Nova Edition

P.V.P. recomendado: 2.599 €



- 9 kg / 1.600 r.p.m
- Tambor InfinityCare
- Comando M Touch Pro
- ComfortOpen
- Entrada de água quente
- Dosagem automática TwinDos
- SmartMatic

Máquina de secar roupa



TQ 1000 Nova Edition

P.V.P. recomendado: 2.699 €



- 9 kg
- Comando M Touch Pro
- ComfortOpen
- Secagem rápida QuickPowerDry
- Secagem de lã WoolDry
- Unidade PowerDry
- Iluminação AmbientLight
- Sistema de vapor SteamCare

1. Patente pendente

2. Adequado para tecidos que possam ser lavados a 30 °C e cargas de 1-4 kg.

Tratamento da **roupa**



QuickPowerWash

Limpeza eficaz em tempo recorde de apenas 49 minutos.



Combinação eficiente de TwinDos® e SingleWash

Eficiência máxima: com TwinDos® e SingleWash poupa até 30 % de detergente¹ e 60 % de eletricidade e tempo².



Sistema SteamCare

Menos esforço, mais frescura: as roupas são alisadas e refrescadas na máquina.

1. Patente TwinDos®: EP 2 784 205

2. Durante a fase de desenvolvimento da série de máquinas de lavar roupa W1, a Miele testou modelos e componentes principais com 5000 ciclos de lavagem (= 5 lavagens por semana durante 50 semanas por ano) em diversos programas. Saiba mais em miele.pt/20anos

Máquinas de lavar roupa



WWR 860

P.V.P. recomendado: 1.999 €



- 9 kg / 1.600 r.p.m
- Dosagem automática TwinDos
- Programa rápido QuickPowerWash
- Comando M Touch
- Conectividade Miele@home
- 26 programas de lavagem



WWI 880

P.V.P. recomendado: 1.799 €



- 9 kg / 1.600 r.p.m
- Dosagem automática TwinDos
- Programa rápido QuickPowerWash
- Sistema SteamCare
- Conectividade Miele@home
- 12 programas e 10 opções extra



WWG 880

P.V.P. recomendado: 1.599 €



- 9 kg / 1.400 r.p.m
- Melhor eficiência energética A-20%
- Dosagem automática TwinDos
- Programa rápido QuickPowerWash
- Sistema SteamCare
- Conectividade Miele@home
- 12 programas e 2 opções extra



WWD 380

P.V.P. recomendado: 1.499 €



- 9 kg / 1.400 r.p.m
- Melhor eficiência energética A-20%
- Programa rápido QuickPowerWash
- Sistema SteamCare
- Conectividade Miele@home
- 12 programas e 4 opções extra

Máquinas de secar roupa



TWR 780

P.V.P. recomendado: 2.499 €



- 9 kg / 62 dB
- Iluminação do tambor
- Comando M Touch
- Sistema SteamCare
- Ligação com a máquina de lavar roupa Wash2Dry
- 22 programas e 8 opções extra



TWL 780

P.V.P. recomendado: 1.899 €



- 9 kg / 64 dB
- Sistema SteamCare
- Ligação com a máquina de lavar roupa Wash2Dry
- 12 programas e 6 opções extra



TWH 780

P.V.P. recomendado: 1.599 €



- 9 kg / 64 dB
- Ligação com a máquina de lavar roupa Wash2Dry
- Comando DirectSensor
- Indicador do tempo restante
- 12 programas



TWD 640

P.V.P. recomendado: 1.399 €



- 9 kg / 66 dB
- Ligação com a máquina de lavar roupa Wash2Dry
- Comando DirectSensor
- 12 programas

Serviços incluídos

Ao adquirir um dos nossos eletrodomésticos, **garantimos muito mais do que um produto de qualidade.**

Para proporcionar uma experiência completa, **disponibilizamos um conjunto de serviços que asseguram a instalação correta, o suporte necessário** e a sua total tranquilidade desde o primeiro dia.

No caso dos aparelhos de frio estão incluídos os serviços de **alteração do sentido de abertura** das portas, bem como a **instalação de aparelhos Side-by-Side** de instalação livre.



Rede de técnicos especialistas
formados pela marca.



Apoio a garantias através
do apoio ao cliente.



Líderes em assistência técnica:
mais de 80 % das incidências são
resolvidas na primeira visita.



**Apoio na montagem e
instalação:** alteração do sentido
de abertura da porta em aparelhos
de frio e montagem Side-by-Side
gratuita.



**Recolha do eletrodoméstico
antigo sem custo e reciclagem**
através de um gestor de resíduos
autorizado.



Fornecimento de peças
de substituição originais
**garantido até 15 anos após
o fim da produção.**

Apoio ao cliente

de segunda a sexta das 09:00 às 17:00
Telefone: 214 248 100





Serviços extra

Para além dos serviços incluídos na compra, disponibilizamos **opções adicionais que elevam a sua experiência** com os nossos eletrodomésticos.

Consulte as condições e peça estes serviços através do distribuidor ou entre em contacto com o apoio ao cliente da Miele.

DEMONSTRAÇÕES DE PRODUTO* EM SUA CASA

Ao comprar um conjunto de três produtos Miele, poderá agendar uma demonstração** com um especialista Miele que irá até sua casa para mostrar como aproveitar ao máximo os seus novos produtos.

CHEF@HOME* EXPERIÊNCIA CULINÁRIA PERSONALIZADA

Com a compra da sua nova cozinha poderá desfrutar de uma experiência culinária única e personalizada*** com um chef da Miele em sua casa.

SERVIÇO DE EXTENSÃO DE GARANTIA

Comprar um eletrodoméstico da Miele significa investir em durabilidade, máximo conforto de utilização e qualidade premium, ou seja, é a melhor opção. Quer prolongar a garantia do seu novo aparelho? Com a extensão da garantia, tem a opção de prolongar a garantia dos seus aparelhos Miele até 10 anos durante o período de garantia legal do fabricante.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO

Deseja uma conveniência total? Para tal, oferecemos limpeza e manutenção intensiva dos seus aparelhos Miele por um técnico especializado em sua casa. Durante uma limpeza profunda, mesmo as áreas inacessíveis no interior do aparelho são limpas. É efetuado um teste funcional abrangente do aparelho, incluindo um teste de fugas. Com a ajuda do sistema de diagnóstico único da Miele, iremos verificar os seus aparelhos Miele, atualizá-los e testar a sua segurança elétrica.

* Serviço disponível nas regiões de Lisboa e Porto. Para as demais regiões, o serviço só será agendado mediante aprovação prévia.

** Consulte as condições para usufruir deste serviço e faça o pedido de agendamento para o email demonstracoes@miele.pt anexando a fatura da compra.

*** Consulte as condições para usufruir deste serviço e faça o pedido de agendamento para o email chef.miele@miele.pt anexando a fatura da compra.

Tabela de preços

DESIGNAÇÃO DO MODELO	COR	N.º DE MATERIAL	CÓDIGO EAN	P.V.P. rec.
Design VitroLine, PureLine e Active				
FORNOS A VAPOR COMBINADOS				
Fornos a vapor combinados				
DGC 7865 HC Pro	Aço inox. / CleanSteel	12120700	4002516631927	5.599 €
DGC 7865 HC Pro	Preto obsidiana	12120680	4002516596097	5.599 €
DGC 7860 HC Pro	Aço inox. / CleanSteel	12118500	4002516636496	5.399 €
DGC 7860 HC Pro	Cinza grafite	12120630	4002516631842	5.399 €
DGC 7860 HC Pro	Preto obsidiana	12120600	4002516631910	5.399 €
DGC 7660 HC Pro	Preto obsidiana	12120500	4002516631828	4.599 €
DGC 7460 HC Pro	Aço inox. / CleanSteel	12118430	4002516637417	3.799 €
DGC 7460 HC Pro	Cinza grafite	12120350	4002516631408	3.799 €
DGC 7460 HC Pro	Preto obsidiana	12120340	4002516631309	3.799 €
DGC 7460 HC Pro	Bege pérola	12876800	4002516924067	3.899 €
DGC 7845 HC Pro	Preto obsidiana	12120570	4002516631675	4.599 €
DGC 7840 HC Pro	Aço inox. / CleanSteel	12118490	4002516637424	4.399 €
DGC 7840 HC Pro	Cinza grafite	12120530	4002516631743	4.399 €
DGC 7840 HC Pro	Preto obsidiana	12120520	4002516631835	4.399 €
DGC 7645 HC Pro	Preto obsidiana	12120440	4002516631651	4.099 €
DGC 7640 HC Pro	Preto obsidiana	12120400	4002516631729	3.899 €
DGC 7440 HC Pro	Aço inox. / CleanSteel	12118420	4002516637363	3.199 €
DGC 7440 HC Pro	Cinza grafite	12120210	4002516631644	3.199 €
DGC 7440 HC Pro	Preto obsidiana	12120180	4002516631385	3.199 €
DGC 7440 HC Pro	Bege pérola	12876790	4002516923985	3.299 €
Fornos a vapor e multifunções				
DGC 7450	Aço inox. / CleanSteel	11824360	4002516610922	2.499 €
DGC 7450	Preto obsidiana	11821050	4002516610885	2.499 €
DGC 7250	Aço inox. / CleanSteel	12114080	4002516610533	2.199 €
DGC 7250	Preto obsidiana	12113850	4002516610632	2.199 €
FORNOS A VAPOR DE 45 CM				
Fornos a vapor				
DG 7440	Aço inox. / CleanSteel	11146210	4002516156598	2.299 €
DG 7240	Preto obsidiana	11146200	4002516156581	1.899 €
DG 2840	Aço inox. / CleanSteel	11146160	4002516156550	1.599 €
DG 2840	Cinza grafite	11146170	4002516156567	1.599 €
DG 2840	Preto obsidiana	11146180	4002516143086	1.599 €
Forno multifunções de 90 cm				
H 7890 BP	Aço inox. / CleanSteel	11129410	4002516230243	7.699 €
Fornos multifunções com vapor de 60 cm				
H 7860 BP	Aço inox. / CleanSteel	11129600	4002516180425	3.899 €
H 7860 BP	Cinza grafite	11121090	4002516173038	3.899 €
H 7860 BP	Preto obsidiana	11121080	4002516172895	3.899 €
H 7660 BP	Preto obsidiana	11120960	4002516172970	3.349 €
H 7464 BP	Aço inox. / CleanSteel	11129580	4002516180524	2.899 €
H 7464 BP	Cinza grafite	11120900	4002516172673	2.899 €
H 7464 BP	Preto obsidiana	11120890	4002516172871	2.899 €
H 7464 BP	Bege pérola	12821700	4002516922414	2.999 €
H 7264 BP Culinart	Aço inox. / CleanSteel	11129560	4002516180418	1.899 €
H 7264 BP Culinart	Cinza grafite	11120560	4002516182542	1.899 €
H 7264 BP Culinart	Preto obsidiana	11120550	4002516120445	1.899 €
H 7264 B	Aço inox. / CleanSteel	11129550	4002516180074	1.549 €
H 7264 B	Cinza grafite	11129540	4002516122869	1.549 €
H 7264 B	Preto obsidiana	11129530	4002516122852	1.549 €

DESIGNAÇÃO DO MODELO	COR	N.º DE MATERIAL	CÓDIGO EAN	P.V.P. rec.
Fornos multifunções				
H 7262 BP	Aço inox. / CleanSteel	11614740	4002516389651	1.849 €
H 7262 BP	Preto obsidiana	11614710	4002516375753	1.849 €
H 7262 B	Aço inox. / CleanSteel	11614690	4002516389606	1.549 €
H 7262 B	Preto obsidiana	11614660	4002516375739	1.549 €
H 2861-1 BP	Aço inox. / CleanSteel	12435990	4002516776093	1.499 €
H 2861-1 BP	Cinza grafite	12435930	4002516776086	1.499 €
H 2861-1 BP	Preto obsidiana	12435920	4002516776543	1.499 €
H 2861-1 B	Aço inox. / CleanSteel	12435910	4002516743811	1.199 €
H 2861-1 B	Cinza grafite	12435900	4002516776345	1.199 €
H 2861-1 B	Preto obsidiana	12435890	4002516743408	1.199 €
H 2467 BP	Preto obsidiana	12691580	4002516861966	1.249 €
H 2467 B	Preto obsidiana	12691570	4002516861454	949 €
H 2465 BP	Preto obs. visual inox.	12154320	4002516653561	1.099 €
H 2465 B	Preto obs. visual inox.	12154310	4002516653738	799 €
FORNOS MULTIFUNÇÕES DE 45 CM				
Fornos multifunções				
H 7244 B	Aço inox. / CleanSteel	12153510	4002516653554	1.899 €
H 7244 B	Cinza grafite	11099590	4002516117612	1.899 €
H 7244 B	Preto obsidiana	12153580	4002516627166	1.899 €
H 2841 B	Aço inox. / CleanSteel	12154640	4002516611431	1.299 €
FORNOS COMBINADOS COM MICRO-ONDAS				
Fornos a vapor com micro-ondas de 45 cm				
DGM 7840	Aço inox. / CleanSteel	11145800	4002516130284	4.399 €
DGM 7840	Cinza grafite	11145850	4002516154815	4.399 €
DGM 7840	Preto obsidiana	11145840	4002516154808	4.399 €
DGM 7440	Aço inox. / CleanSteel	11145830	4002516154792	2.799 €
DGM 7440	Cinza grafite	11145810	4002516154778	2.799 €
DGM 7440	Preto obsidiana	11145820	4002516154785	2.799 €
Fornos multifunções com micro-ondas				
H 7840 BM	Aço inox. / CleanSteel	11129470	4002516180616	3.199 €
H 7840 BM	Cinza grafite	11119560	4002516172826	3.199 €
H 7840 BM	Preto obsidiana	11119550	4002516172758	3.199 €
H 7640 BM	Preto obsidiana	11129480	4002516173113	2.949 €
H 7440 BM	Bege pérola	12821710	4002516935872	2.199 €
H 7240 BM	Aço inox. / CleanSteel	11129440	4002516179894	2.049 €
H 7240 BM	Cinza grafite	11119380	4002516172604	2.049 €
H 7240 BM	Preto obsidiana	11119360	4002516172727	2.049 €
MICRO-ONDAS				
Micro-ondas de 45 cm				
M 7244 TC	Aço inox. / CleanSteel	11139570	4002516126850	1.499 €
M 7244 TC	Cinza grafite	11139560	4002516126843	1.499 €
M 7244 TC	Preto obsidiana	11139540	4002516126836	1.499 €
M 7240 TC	Aço inox. / CleanSteel	11139520	4002516126829	1.249 €
M 2240 SC	Preto obsidiana	11139490	4002516126706	899 €
M 2234 SC	Preto obsidiana	11139470	4002516126713	899 €
M 2230 SC	Preto obsidiana	11139460	4002516126201	799 €
GAVETAS AQUECEDORAS E DE VÁCUO				
Gavetas aquecedoras Gourmet				
ESW 7030	Cinza grafite	11326670	4002516247586	1.599 €
ESW 7030	Preto obsidiana	11326660	4002516247333	1.599 €
ESW 7020	Aço inox. / CleanSteel	11153820	4002516164524	1.549 €
ESW 7020	Preto obsidiana	11149270	4002516162636	1.549 €
ESW 7010	Bege pérola	12625490	4002516822301	1.499 €
ESW 7010	Cinza grafite	11149260	4002516162551	1.449 €
ESW 7010	Preto obsidiana	11149250	4002516162544	1.449 €

DESIGNAÇÃO DO MODELO	COR	N.º DE MATERIAL	CÓDIGO EAN	P.V.P. rec.
Gaveta de vácuo				
EVS 7010	Bege pérola	12625520	4002516823643	2.749 €
EVS 7010	Cinza grafite	11149320	4002516162537	2.699 €
EVS 7010	Preto obsidiana	11149310	4002516162520	2.699 €
MÁQUINAS DE CAFÉ				
Máquinas de café de encastrar				
CVA 7845	Aço inox. / CleanSteel	11164910	4002516140252	4.299 €
CVA 7845	Cinza grafite	11164900	4002516140245	4.299 €
CVA 7845	Preto obsidiana	11164890	4002516140238	4.299 €
CVA 7840	Aço inox. / CleanSteel	11164880	4002516140221	3.899 €
CVA 7440	Aço inox. / CleanSteel	11164870	4002516140214	3.299 €
CVA 7440	Cinza grafite	11164860	4002516140207	3.299 €
CVA 7440	Preto obsidiana	11164850	4002516140191	3.299 €
CVA 7440	Bege pérola	12889660	4002516929611	3.399 €
Máquinas de café de instalação livre				
CM 7750 CoffeSelect	Preto obsidiana	11025330	4002516071266	3.199 €
CM 7550	Preto obsidiana	11025300	4002516071242	2.799 €
CM 6360	Branco lótus CleanSteelMetallic	11584130	4002516359685	1.499 €
CM 6360	Preto obsidiana CleanSteelMetallic	11584150	4002516358480	1.499 €
CM 6160	Branco lótus	11584100	4002516359661	1.299 €
CM 6160	Preto obsidiana	11584120	4002516359678	1.299 €
Design ArtLine sem puxador				
FORNOS MULTIFUNÇÕES				
H 7860 BPX	Bege pérola	12624370	4002516835875	4.099 €
H 7860 BPX	Preto mate	12347880	4002516751670	4.099 €
H 7860 BPX	Cinza grafite	11121130	4002516172901	3.999 €
H 7860 BPX	Preto obsidiana	11121120	4002516173007	3.999 €
H 7464 BPX	Cinza grafite	11120940	4002516172772	2.999 €
H 7464 BPX	Preto obsidiana	11120930	4002516172697	2.999 €
FORNOS COMPACTOS COM MICRO-ONDAS				
H 7840 BMX	Bege pérola	12624360	4002516835967	3.449 €
H 7840 BMX	Preto mate	12347870	4002516751243	3.449 €
H 7840 BMX	Cinza grafite	11119600	4002516172666	3.349 €
H 7840 BMX	Preto obsidiana	11119590	4002516172925	3.349 €
H 7440 BMX	Cinza grafite	11119520	4002516172918	2.649 €
H 7440 BMX	Preto obsidiana	11119510	4002516172741	2.649 €
FORNOS A VAPOR COMBINADOS				
DGC 7865 HCX Pro	Bege pérola	12624590	4002516823490	5.799 €
DGC 7865 HCX Pro	Preto mate	12343050	4002516720089	5.799 €
DGC 7865 HCX Pro	Preto obsidiana	12120870	4002516643845	5.699 €
DGC 7860 HCX Pro	Bege pérola	12624670	4002516822400	5.599 €
DGC 7860 HCX Pro	Preto mate	12343040	4002516720256	5.599 €
DGC 7860 HCX Pro	Cinza grafite	12120660	4002516631699	5.499 €
DGC 7860 HCX Pro	Preto obsidiana	12120650	4002516631774	5.499 €
DGC 7460 HCX Pro	Cinza grafite	12120370	4002516631811	3.899 €
DGC 7460 HCX Pro	Preto obsidiana	12120360	4002516631712	3.899 €
DGC 7840 HCX Pro	Bege pérola	12624650	4002516823667	4.599 €
DGC 7840 HCX Pro	Preto mate	12343020	4002516720249	4.599 €
DGC 7840 HCX Pro	Cinza grafite	12120560	4002516631767	4.499 €
DGC 7840 HCX Pro	Preto obsidiana	12120550	4002516631750	4.499 €
DGC 7440 HCX Pro	Cinza grafite	12120330	4002516631293	3.299 €
DGC 7440 HCX Pro	Preto obsidiana	12120290	4002516631392	3.299 €
GAVETAS AQUECEDORAS GOURMET				
ESW 7030	Cinza grafite	11326670	4002516247586	1.599 €
ESW 7030	Preto obsidiana	11326660	4002516247333	1.599 €

DESIGNAÇÃO DO MODELO	COR	N.º DE MATERIAL	CÓDIGO EAN	P.V.P. rec.
ESW 7020	Preto obsidiana	11149270	4002516162636	1.549 €
ESW 7020	Aço inox. / CleanSteel	11153820	4002516164524	1.549 €
ESW 7010	Bege pérola	12625490	4002516822301	1.499 €
ESW 7010	Preto mate	12343000	4002516719953	1.499 €
ESW 7010	Cinza grafite	11149260	4002516162551	1.449 €
ESW 7010	Preto obsidiana	11149250	4002516162544	1.449 €
GAVETA DE VÁCUO				
EVS 7010	Bege pérola	12625520	4002516823643	2.749 €
EVS 7010	Preto mate	12343010	4002516719618	2.749 €
EVS 7010	Cinza grafite	11149320	4002516162537	2.699 €
EVS 7010	Preto obsidiana	11149310	4002516162520	2.699 €
MÁQUINAS DE CAFÉ DE ENCASTRAR				
CVA 7845	Bege pérola	12642370	4002516825425	4.399 €
CVA 7845	Preto mate	12388690	4002516722052	4.399 €
CVA 7845	Cinza grafite	11164900	4002516140245	4.299 €
CVA 7845	Preto obsidiana	11164890	4002516140238	4.299 €
CVA 7440	Bege pérola	12889660	4002516929611	3.399 €
CVA 7440	Cinza grafite	11164860	4002516140207	3.299 €
CVA 7440	Preto obsidiana	11164850	4002516140191	3.299 €
PLACAS DE INDUÇÃO				
Largura de aprox. 90 cm				
KM 7999 FL		11218230	4002516235538	5.299 €
KM 7897-2 FL		12276970	4002516677130	3.349 €
KM 7697 FL		12724540	4002516875406	3.049 €
KM 7684 FL		11331770	4002516257325	2.499 €
KM 7594 FL		11218170	4002516201632	2.399 €
Largura superior a 75 cm				
KM 7878-2 FL		12276960	4002516677123	2.949 €
KM 7678 FL		12166590	4002516626046	2.549 €
KM 7576-2 FL	Preto mate	12526900	4002516787600	2.499 €
KM 7575 FL		12028540	4002516553991	2.099 €
KM 7373 FL		12418260	4002516740544	1.399 €
KM 7414 FX		11218130	4002516201588	1.799 €
Largura de aprox. 60 cm				
KM 7867-1 FL		12276950	4002516677048	2.249 €
KM 7667 FL		11218180	4002516185277	1.949 €
KM 7564 FL		11218270	4002516201748	1.649 €
KM 7465 FL		11218160	4002516201731	1.599 €
Largura de aprox. 60 cm (instalação desde 56 cm)				
KM 7404 FX		11218120	4002516200635	1.549 €
KM 7466 FR		12485570	4002516772187	1.399 €
KM 7466 FL		12485580	4002516772279	1.399 €
KM 7363 FL		12418250	4002516740186	1.299 €
KM 7361 FR		12418230	4002516740162	899 €
KM 7361 FL		12418240	4002516740513	899 €
KM 7360 FR		12418210	4002516739869	849 €
KM 7360 FL		12418220	4002516739777	849 €
PLACAS COMBISET				
CombiSet SmartLine				
CS 7632 FL		10684510	4002515875148	2.599 €
CS 7612 FL		10684490	4002515930274	1.549 €
CS 7101-1 FL		11402820	4002516306801	1.349 €
CS 7102-1 FL		11408180	4002516306191	1.299 €

DESIGNAÇÃO DO MODELO	COR	N.º DE MATERIAL	CÓDIGO EAN	P.V.P. rec.
CombiSet ProLine				
CS 1327 Y		7986890	4002514994727	2.399 €
CS 1212-1 I		9068610	4002515021767	1.499 €
CS 1312 BG		7129340	4002514419244	1.349 €
CS 1012-2 G		10938800	4002516127123	1.299 €
PLACAS A GÁS E PLACAS ELÉTRICAS				
Placas a gás				
KM 3054-1 G	Aço inoxidável	10939070	4002516063568	1.999 €
KM 2356-1 G	Aço inoxidável	10939190	4002516063575	1.899 €
KM 2034 G	Aço inoxidável	7111190	4002514374956	1.299 €
KM 2012 G	Aço inoxidável	7111180	4002514374840	949 €
KM 2010	Aço inoxidável	7187740	4002514449883	899 €
Placas elétricas (largura aprox. 75 cm)				
KM 6523 FL		12060640	4002516580171	1.049 €
Placas elétricas (largura aprox. 60 cm)				
KM 6540 FR		10873510	4002516063544	949 €
KM 6520 FR		10873500	4002515989906	799 €
KM 6527 FR		11705880	4002516411147	749 €
PLACAS DE INDUÇÃO COM EXAUSTOR INTEGRADO				
Placas de indução com exaustor integrado KMDA				
KMDA 7876 FL-U	Preto mate	12514930	4002516822011	3.799 €
KMDA 7676 FL-U		12509180	4002516777748	3.399 €
KMDA 7473 FL-U		12259180	4002516668749	3.199 €
KMDA 7272 FL-U		12259160	4002516668091	2.899 €
EXAUSTORES				
Exaustores de teto				
DAC 4240 Stella Ambient	Aço inoxidável	12553430	4002516798965	2.399 €
DAC 4240 Stella Ambient	Branco mate	12553420	4002516798668	2.399 €
DAC 2940 Stella	Aço inoxidável	12553410	4002516798651	1.799 €
DAC 2940 Stella	Branco mate	12553450	4002516798972	1.799 €
Exaustores de parede				
DA 6698 W	Aço inoxidável	10862860	4002515987162	2.399 €
DA 6698 W	Preto obsidiana	10750330	4002515935965	2.399 €
PUR 98 W	Aço inoxidável	10383640	4002515710791	1.049 €
DAH 4980	Preto mate	12553640	4002516792024	1.999 €
DAH 4970 Sienna	Preto obsidiana	12553590	4002516791973	1.699 €
DAH 2960 Escala	Preto obsidiana	12553570	4002516791966	1.299 €
DAH 1650 Active	Branco brilhante	12553490	4002516791942	999 €
DAH 1650 Active	Preto obsidiana	12553480	4002516791959	999 €
DA 9299 W	BlackBoard	12526100	4002516798446	1.699 €
DA 9092 W	Preto obsidiana	12526090	4002516798439	1.099 €
Exaustores de ilha				
DA 4248-V D	Aço inoxidável	10862840	4002515987179	4.299 €
DA 6708 D	Aço inoxidável	10755650	4002515937099	3.649 €
DA 6708 D	Preto obsidiana	10755630	4002515937075	3.649 €
DA 6698 D	Aço inoxidável	10750490	4002515937006	3.499 €
DA 6698 D	Preto obsidiana	10750470	4002515936979	3.499 €
PUR 98 D	Aço inoxidável	10383620	4002515710777	1.849 €
Exaustores de pala				
DAS 8930	Aço inoxidável	12011300	4002516570332	1.499 €
DAS 4940	Vidro transparente	12011290	4002516570257	1.149 €
DAS 4640	Vidro transparente	12011260	4002516569886	1.049 €
DAS 4930	Preto obsidiana	12011280	4002516570172	1.049 €
DAS 4630	Preto obsidiana	12011250	4002516569800	949 €

DESIGNAÇÃO DO MODELO	COR	N.º DE MATERIAL	CÓDIGO EAN	P.V.P. rec.
DAS 4920	Aço inoxidável	12011270	4002516570066	899 €
DAS 4620	Aço inoxidável	12011240	4002516569855	799 €
DAS 2920	Aço inoxidável	12011230	4002516569831	749 €
DAS 2620	Aço inoxidável	12011220	4002516569749	649 €
Exaustores de bancada				
DAD 4941	Preto obsidiana	12440850	4002516762355	2.399 €
DAD 4841	Preto obsidiana	12440840	4002516762348	2.399 €
CSDA 7001	Preto obsidiana	11402440	4002516305866	1.549 €
Exaustores de encastrar				
DA 2628	Aço inoxidável	10751290	4002515935491	2.499 €
DA 2698	Branco brilhante	10751480	4002515935576	1.999 €
DA 2698	Aço inoxidável	10862770	4002516019398	1.999 €
DA 2668	Aço inoxidável	10862760	4002516019121	1.599 €
DA 2578	Aço inoxidável	10751660	4002515935460	999 €
DA 2558	Aço inoxidável	10862750	4002515987186	749 €
DA 2360	Aço inoxidável	10555610	4002515794852	799 €
COMBINADOS DE INTEGRAR				
COMBINADOS DE INTEGRAR PARA NICHOS DE 60 CM				
Combinado de integrar para nicho de 194 cm de altura				
KFN 7844 C		12665240	4002516840619	2.599 €
KFN 7934 D (disponível a partir de abril de 2026)		12790400	4002516880783	2.399 €
Combinados de integrar para nicho de 178 cm de altura				
KFN 7785 C		12445200	4002516748212	3.349 €
KFN 7774 B		12819470	4002516895312	2.999 €
KFN 7744 C		12361990	4002516711704	2.399 €
KFN 7734 B		12819480	4002516895329	2.199 €
KDN 7724 E		11990710	4002516531890	1.349 €
CONGELADORES E FRIGORÍFICOS DE INTEGRAR SIDE-BY-SIDE				
Aparelhos para um nicho de 178 x 60 cm				
FNS 7794 D L ActiveDoor		12443650	4002516747031	3.299 €
FNS 7774 D		12443620	4002516746706	2.799 €
FNS 7740 D		12361980	4002516711827	2.499 €
FNS 7710 E		12443480	4002516746683	1.999 €
K 7797 C R ActiveDoor		12444970	4002516748045	3.299 €
K 7777 B		12819500	4002516895336	2.849 €
K 7747 C		12361920	4002516711674	2.099 €
K 7737 D		12444430	4002516747598	1.699 €
Aparelhos para um nicho de 141 x 60 cm				
FNS 7470 D		11643210	4002516379430	2.249 €
K 7448 C		12444120	4002516746591	1.899 €
Aparelhos para um nicho de 88 x 60 cm				
FNUS 7040 D		12519380	4002516779322	1.649 €
KU 7015 D		12519110	4002516779216	1.549 €
KU 7016 D		12519090	4002516779100	1.649 €
K 7126 E		12269850	4002516663850	949 €
MASTERCOOL				
Aparelhos para nichos com 217 cm de altura				
Combinados MasterCool				
KFMC 3844 FD (disponível a partir de abril de 2026)		12866790	4002516914648	12.499 €
KFMC 3844 R (disponível a partir de abril de 2026)		12866640	4002516914501	11.999 €
KFMC 3834 R (disponível a partir de abril de 2026)		12866480	4002516914167	11.499 €
Congeladores MasterCool				
F 2813 Vi		12366230	4002516712640	8.999 €
F 2413 Vi		12021690	4002516550105	8.499 €

DESIGNAÇÃO DO MODELO	COR	N.º DE MATERIAL	CÓDIGO EAN	P.V.P. rec.
Frigoríficos MasterCool				
K 2902 Vi		11503740	4002516323211	8.999 €
K 2802 Vi		11503720	4002516321996	8.699 €
GARRAFEIRAS DE INTEGRAR				
MasterCool para nicho de 271 x 61 cm				
KWT 2612 Vi		11504100	4002516323365	10.199 €
Para nicho de 178 x 60 cm				
KWT 6722 iGS-1	Preto obsidiana	12364310	4002516712350	4.599 €
KWT 6722 iS-1		12364320	4002516712367	4.499 €
Para nicho de 89 x 60 cm				
KWT 6422 iG-1	Bege pérola	12615910	4002516813392	3.399 €
KWT 6422 iG-1	Preto obsidiana	12364280	4002516712312	3.299 €
KWT 6422 iG-1	Cinza grafite	12364300	4002516712336	3.299 €
KWT 6422 i-1		12364290	4002516712329	3.099 €
Para nicho de 87 x 60 cm				
KWTUS 7096 E	Preto obsidiana	12519560	4002516779438	3.599 €
KWTUS 7074 F	Preto obsidiana	12519510	4002516779360	2.999 €
Para nicho de 45 x 60 cm				
KWT 7112 iG	Bege pérola	12615940	4002516813392	2.899 €
KWT 7112 iG	Preto mate	12204800	4002516643135	2.899 €
KWT 7112 iG	Cinza grafite	11186570	4002516150916	2.799 €
KWT 7112 iG	Preto obsidiana	11186580	4002516150923	2.799 €
COMBINADOS DE INSTALAÇÃO LIVRE				
Medidas do aparelho 201 x 75 cm				
KFN 4796 AD	Aço inox. / CleanSteel	12762370	4002516872115	2.549 €
KFN 4796 CD	Aço inox. / CleanSteel	11954070	4002516517474	1.999 €
Medidas do aparelho 201 x 60 cm				
KFN 4898 A-10 D bs	BlackSteel	12521940	4002516780885	3.199 €
KFN 4898 AD grgr	Cinza grafite	12156970	4002516612469	2.999 €
KFN 4898 AD Branco brilhante	Branco brilhante	12156960	4002516612452	2.999 €
KFN 4799 AD obsw/matt	Preto mate	12361960	4002516711698	2.499 €
KFN 4799 AD edt/cs	Aço inox. / CleanSteel	12361950	4002516711742	2.299 €
KFN 4795 AD bst	Black Steel	12430860	4002516742104	2.199 €
KFN 4795 CD	BlackBoard	12335890	4002516701118	1.999 €
KFN 4799 CDE edt/cs	Aço inox. / CleanSteel	12430930	4002516742128	1.999 €
KFN 4795 CD	BlackSteel	12335900	4002516701125	1.899 €
KFN 4797 CD	Aço inox. / CleanSteel	12335930	4002516701156	1.849 €
KFN 4797 CD	Branco	12335970	4002516701163	1.749 €
CONGELADORES E FRIGORÍFICOS DE INSTALAÇÃO LIVRE SIDE-BY-SIDE				
Medidas do aparelho 185 x 60 cm				
FNS 4882 D	Aço inox. / CleanSteel	11953920	4002516517276	2.399 €
FNS 4782 D	BlackSteel	12430600	4002516741770	1.649 €
FNS 4782 D	Aço inoxidável	12430650	4002516741794	1.549 €
KS 4887 DD	Aço inox. / CleanSteel	11949670	4002516515913	2.299 €
KS 4783 DD	BlackSteel	12431090	4002516742210	1.549 €
KS 4783 DD	Aço inoxidável	12431110	4002516742234	1.449 €
GARRAFEIRAS DE INSTALAÇÃO LIVRE				
Medidas do aparelho 201 x 70 cm				
KWT 4999 F	Preto obsidiana	12156870	4002516612421	5.999 €
Medidas do aparelho Altura 185 x Largura 60				
KWNS 4784 DE	Aço inox. / CleanSteel	12156940	4002516612445	4.299 €
KWTS 4785 F	Preto obsidiana	12156880	4002516612094	3.299 €

DESIGNAÇÃO DO MODELO	COR	N.º DE MATERIAL	CÓDIGO EAN	P.V.P. rec.
MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA				
MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA DE INTEGRAR COMPLETAMENTE				
Máquinas de lavar louça de 60 cm				
G 7985 SCVi XXL	Preto obsidiana	12419090	4002516736271	3.149 €
G 7980 SCVi	Preto obsidiana	12419080	4002516736264	3.049 €
G 7792 SCVi	Preto obsidiana	12920040	4002516944751	2.649 €
G 7651 SCVi	Preto obsidiana	12906810	4002516937531	2.099 €
G 7380 SCVi FrontFit	Aço inoxidável	12419020	4002516735908	1.799 €
G 7085 SCVi XXL	Aço inoxidável	12858410	4002516911173	1.799 €
G 7080 SCVi	Aço inoxidável	12858400	4002516911166	1.699 €
G 5856 SCVi XXL	Aço inoxidável	12858360	4002516911128	1.449 €
G 5851 SCVi	Aço inoxidável	12858350	4002516911111	1.299 €
G 5651 SCVi	Aço inoxidável	12858300	4002516910671	1.199 €
Máquinas de lavar louça de 45 cm				
G 5590 SCVi	Aço inoxidável	12180030	4002516624264	1.249 €
MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA DE INTEGRAR PARCIALMENTE				
Máquinas de lavar louça de 60 cm				
G 7040 SCi ED/CLST	Aço inox. / CleanSteel	12858390	4002516911159	1.599 €
G 5811 SCi ED	Aço inox. / CleanSteel	12858320	4002516910695	1.349 €
G 5110 SCi ED	Aço inox. / CleanSteel	12179920	4002516624158	1.149 €
G 5611 SCi BW	Branco brilhante	12858260	4002516910664	1.049 €
MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA E MÁQUINAS DE SECAR ROUPA				
Nova Edition				
WQ 1000	Nova Edition	12696590	4002516857778	2.599 €
TQ 1000	Nova Edition	12696610	4002516860280	2.699 €
Máquinas de lavar roupa				
WWR 860	White Edition	10998460	4002516073253	1.999 €
WWI 880	White Edition	12537200	4002516791430	1.799 €
WWG 880	White Edition	12723330	4002516867814	1.599 €
WWD 380	White Edition	12723320	4002516867722	1.499 €
Máquinas de secar roupa				
TWR 780	White Edition	11845120	4002516485087	2.499 €
TWL 780	White Edition	11846670	4002516484660	1.899 €
TWH 780	White Edition	12724100	4002516869801	1.599 €
TWD 640	White Edition	12724090	4002516868347	1.399 €



Miele



**Siga-nos nos canais
da Miele Portugal**



As características técnicas são válidas salvo erro tipográfico ou omissão. Consulte as características nas lojas Miele ou loja online antes da compra.