

**Miele**



O NOSSO COMPROMISSO

# IMMER BESSER

BEM-VINDO À MIELE

Quando a Miele foi fundada, o seu sucesso residia na preocupação dos nossos antepassados em colocar a empresa num lugar de destaque em relação à concorrência. Para isso, existiam, na verdade, apenas dois caminhos que podiam ser percorridos: baixar os preços ou ser melhor do que os outros. Era praticamente impossível percorrer os dois caminhos em simultâneo. Optariam pela opção «ser melhor».

O facto de a Miele, ao longo de 120 anos, ter conseguido honrar sempre este elevado nível de ambição pode ser comprovado pelos bons resultados obtidos nos inúmeros testes efetuados e pelas distinções recebidas, especialmente por parte de muitos milhões de clientes satisfeitos em todo o mundo.

Tudo isto fica a dever-se a uma continuidade em termos de valores e objetivos, o que geralmente apenas se regista em empresas que passaram por várias gerações na mesma família.

Neste sentido, desde 1899 que a Miele não só é considerada um símbolo de produtos de primeira qualidade e da competência técnica.

A Miele é igualmente sinónimo de respeito, de lealdade e de valorização da cooperação entre os seus parceiros comerciais, clientes finais, fornecedores, colaboradores e vizinhos.

Quem compra produtos da marca Miele está a agir de uma forma particularmente consciente do ambiente. Isto é assegurado pelos seus métodos de produção eficientes em termos de recursos e por produtos que também permitem estabelecer padrões em termos de consumo de energia elétrica, de água e de detergentes, contribuindo para uma poupança significativa dos custos.

Este nível de alta qualidade será mantido, é o que nos assegura a quarta geração de administradores da marca. Atentamente,

*Markus Miele*  
e *Reinhard Zinkann*

DR. MARKUS MIELE E  
DR. REINHARD ZINKANN





# IMMER BESSER

## O NOSSO COMPROMISSO

2	Bem-vindo à Miele
6	São várias as razões a favor da Miele
8	Design ArtLine
10	Touch2open e SoftOpen
12	Eletrodomésticos de cozinhar sem puxadores
14	M Touch e DirectSensor

Cores de tendência	16
Soluções para cozinhas	20
Resumo de gama	22
Fornos multifunções ArtLine	25
Fornos combinados com micro-ondas ArtLine	27
Fornos a vapor combinados ArtLine	29
Gavetas aquecedoras e de vácuo	32
Máquinas de café de encastrar	35
Garrafeiras	37





## RAZÕES A FAVOR DA MIELE

Seis delas podem ser lidas aqui. Desde a sua fundação em 1899, a Miele cumpre o seu compromisso de marca «Immer Besser» («Sempre melhor»). Isto significa que fazemos todos os possíveis para sermos sempre «Immer Besser» do que a concorrência e «Immer Besser» do que já somos. Para os nossos clientes significa a certeza de terem tomado uma boa decisão: muito provavelmente para a vida inteira.



### QUALIDADE

Há mais de 120 anos que garantimos os melhores resultados: a Miele é uma marca de confiança. Somos o único fabricante deste setor que submete os seus produtos a testes para assegurar uma vida útil de 20 anos. Garantimos assim uma total confiança sem preocupações. Por isso, os clientes Miele em todo o mundo mantêm-se fiéis à Miele e recomendam a marca. Também para o futuro, prometemos-lhe que não faremos quaisquer cedências no que diz respeito à fiabilidade e durabilidade dos nossos eletrodomésticos.



### TECNOLOGIA

A Miele é sinónimo de uma tecnologia fascinante e excelentes resultados com o mínimo consumo de energia. Isto aplica-se não só aos cuidados de higiene e tratamento da roupa, do chão e da louça, mas também às mais diversas experiências gastronómicas na cozinha. Para esta diversificação contribuem várias características inovadoras que apenas são oferecidas pela marca Miele. Isto é comprovado pelos melhores resultados obtidos vezes sem conta nos mais conhecidos testes de produtos realizados a nível mundial.



## ARTE

A Miele representa a verdadeira arte, com uma conjugação de visão, precisão e muito amor ao detalhe. Todos os nossos produtos são fabricados com os mais altos padrões e de acordo com um controlo de qualidade que vai até à verificação individual das superfícies. Desde os puxadores que são fresados a partir de um pedaço de metal, até às ranhuras que são ajustadas entre si em todos os grupos de produtos, cada elemento faz parte da nossa busca pela perfeição absoluta. Porque nada é mais importante para nós do que a sua satisfação duradoura com a Miele.



## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Os clientes da Miele recebem tratamento preferencial: isto é garantido pelo nosso rápido e eficaz serviço de apoio ao cliente, nomeado várias vezes como o melhor do setor. Teremos também todo o gosto em ir a sua casa se pretender indicações de produtos personalizadas ou se necessitar de limpeza profissional para os seus eletrodomésticos Miele. Estamos sempre aqui para si. Prometemos!



## MARCA

A Miele é, em muitos países, a marca mais reconhecida do setor. No mercado alemão, a Miele foi selecionada entre todos os setores como a melhor marca de produtos de todos os tempos («best brand ever»). Uma marca assim revela também o seguinte acerca dos seus clientes: os clientes Miele dão um grande valor ao desempenho e à sustentabilidade ambiental dos seus eletrodomésticos. Quem compra produtos Miele demonstra que se preocupa com a qualidade e que tem estilo.

## DESIGN

A Miele representa formas claras, elegância intemporal e utilização intuitiva. Quer seja através do clássico seletor rotativo, do sensor discreto ou do ecrã tátil de alta resolução: a operação dos produtos Miele é fácil e divertida. Em nenhum outro lugar encontra uma diversidade comparável de linhas de design e paletas de cores cuidadosamente adaptadas aos seus eletrodomésticos de encastrar. A Miele adapta-se perfeitamente à sua cozinha, independentemente do seu estilo de decoração.



# ARTLINE

## A PROPOSTA MINIMALISTA DA MIELE

Designs puristas e marcadamente lineares são os protagonistas dos ambientes de cozinha mais modernos.

Uma estética inconfundível que seduz tanto arquitetos como designers de interiores. Uma elegância intemporal que transforma os espaços e cozinhas em obras de arte. Os nossos designers de produto espelharam esta visão para os produtos e assim surgiu a ArtLine, a primeira gama de eletrodomésticos de cozinha de encasturar sem puxadores. A porta abre-se suavemente graças às inovadoras tecnologias Touch2open e SoftOpen.







DESIGN **ART** LINE

MINIMALISTA | SEM PUXADORES | INTEGRAÇÃO PERFEITA



# Inovações aliadas ao design sem puxadores



Os modelos ArtLine da Miele dispõem de frentes completamente lisas e de instalação à face que se coadunam com o conceito minimalista. Graças às exclusivas tecnologias Touch2open e SoftOpen, a porta abre-se sem ser necessário um puxador.

**Touch2open**

Desbloqueia e abre as portas de modo muito simples e confortável através de toque suave da tecla sensora.

**SoftOpen**

Assegura um movimento uniforme e suave da porta, que é amortecida na posição final.

# Cozinha completa sem puxadores

Modelos sem puxadores que combinam na perfeição.







#### **Fornos Miele**

A função Cozinhar com clima permite obter resultados de confeção perfeitos (disponível mesmo em fornos compactos com 45 cm de altura).




#### **Fornos com micro-ondas**

Poupe até 30 % de tempo de preparação com modos de funcionamento convencionais em combinação com a função de micro-ondas.



#### **Fornos a vapor combinados**

Mais sabor e mais nutrientes graças à preparação cuidadosa com vapor. Oferece todas as vantagens de um forno a vapor, um forno multifunções e um modo combinado.



#### **Máquinas de café**

Com moinho e ligação à água para garantir uma experiência única.

#### **Gavetas aquecedoras Gourmet**

Muito mais do que um mero aquecedor de alimentos com a função para cozinhar a baixas temperaturas.

#### **Gavetas de vácuo**

A preparação perfeita para cozinhar em Sous-vide em três níveis de vácuo.



#### **Garrafeiras**

O lugar perfeito para conservar vinhos de qualidade com várias zonas de temperatura reguláveis individualmente. As garrafeiras de diferentes tamanhos (45, 90 ou 180 cm) permitem guardar vários tipos de vinho ao mesmo tempo, bem como champanhe ou cava, à temperatura de armazenamento ideal.






TIPOS DE COMANDO

# SIMPLICIDADE MÁXIMA

Comando tátil e intuitivo: M Touch com visor completamente tátil. O DirectSensor é controlado através de teclas sensoras e de um visor para uma utilização confortável do aparelho. Todos os tipos de comando seguem sempre o mesmo conceito e destacam-se pelo seu brilho, durabilidade e excelente atenção ao detalhe.

UM TOQUE DE GÊNIO.



#### **M TOUCH: A MÁXIMA ELEGÂNCIA ALIADA AO MAIS ALTO CONFORTO**

O inovador visor com comando totalmente tátil não deixa nada a desejar no que toca à estética e ao conforto: controla o seu aparelho de forma rápida e intuitiva através do toque direto ou do simples deslize no visor totalmente tátil. É possível selecionar muitas funções com um só toque. O texto e os símbolos estão sempre visíveis. Novidade: é possível ajustar a luminosidade do visor.



#### **DIRECTSENSOR: VISOR DE TEXTO DE QUATRO LINHAS**

Rápido acesso à função pretendida através de teclas sensoras. Navegue pelo visor de quatro linhas para encontrar outras opções e regulações.





ARTLINE PRETO MATE



# CORES

PARA UM TOQUE  
PERSONALIZADO

O design exclusivo e inovador desta gama de eletrodomésticos de cozinha torna-se o protagonista da cozinha. Às cores Cinza grafite e Preto obsidiana juntam-se agora as novas Preto mate e Bege pérola para uma integração perfeita em qualquer cozinha. Escolha o design perfeito para si.

CINZA GRAFITE



PRETO OBSIDIANA



PRETO MATE



BEGE PÉROLA



## Duas propostas de cor para a sua nova cozinha



### **Preto mate**

Esta cor é a aliada perfeita para um design vanguardista onde os eletrodomésticos na cor preto mate se destacam para transmitir uma aura de elegância contemporânea.



### **Bege pérola**

Uma cor tendência que permite criar um ambiente leve e luminoso na sua cozinha. A cor bege pérola é ideal para uma cozinha com uma decoração pautada por cores claras e cria uma atmosfera acolhedora.

# Perfeição sem puxadores

A solução ideal para a sua cozinha premium



## Máquinas de café

As nossas máquinas de café com moagem de grão são muito versáteis quando se trata de desfrutar em pleno o seu café e integram-se na perfeição na gama ArtLine.



## Aparelhos de frio com ActiveDoor

Tem as mãos ocupadas com os sacos das compras? Não faz mal! Com o novo sistema de abertura e fecho de portas por comando de voz basta dizer «Hey, Google, open the fridge!» (Hey, Google, abre o frigorífico!)».



## Máquinas de lavar louça

As nossas máquinas de lavar louça de integrar completamente abrem-se facilmente com um toque na porta graças à função **Knock2open**.



## Exaustores

Também os nossos exaustores dispõem de diferentes modelos que se integram na perfeição na cozinha.



## Placas

As nossas placas podem ser instaladas à face e são muito fáceis de usar.



## Garrafeiras

As garrafeiras da Miele ajudam a conservar os vinhos em condições ideais e o seu design transforma-as num destaque nas casas dos apreciadores de vinho.





Existe toda uma gama de eletrodomésticos ArtLine para equipar uma cozinha completa, desde máquinas de café até placas. Pode encontrar mais informações nos catálogos ou em [miele.pt](http://miele.pt).

# Visor com comando M Touch

Visor completamente tátil de grandes dimensões para conforto máximo.



## Forno multifunções

H 7860 BPX

3.899€

3.999€



## Forno com micro-ondas

H 7840 BMX

3.349€

3.449€



## Forno a vapor combinado

DGC 7865 HCX Pro com entrada e esgoto de água

5.699€

5.799€



## Forno a vapor combinado

DGC 7840 HCX Pro

4.499€

4.599€



## Máquina de café

CVA 7845

4.299€

4.399€




DGC 7860 HCX Pro

5.499€

5.599€

Leve o design da sua cozinha a um nível superior:  
Design que combina na perfeição



## Gaveta de vácuo

14 cm de altura

EVS 7010

2.699€

2.749€



## Garrafeira

45 cm de altura

KWT 7112 iG

2.749€

2.849€



## Garrafeira

90 cm de altura

KWT 6422 iG-1

3.199€

3.299€

# Visor com comando DirectSensor

Seleção direta e visor de texto de quatro linhas



**Forno multifunções**

H 7464 BPX

2.999€



**Forno com micro-ondas**

H 7440 BMX

2.649€



**Forno a vapor combinado**

DGC 7460 HCX Pro

3.899€



**Forno a vapor combinado**

DGC 7440 HCX Pro


3.299€



**Máquina de café**

CVA 7440

3.299€



**Gaveta aquecedora Gourmet**

14 cm de altura

ESW 7010

1.449€

1.499€



**Gaveta aquecedora Gourmet**

29 cm de altura

ESW 7020

1.549€



**Gaveta aquecedora Gourmet**

32 cm de altura

ESW 7030

1.599€

# O que significa cada ícone?

## Ícones para fornos multifunções



### Comando

Utilização intuitiva através do visor grande e totalmente tátil. Comando simples e rápido por toque.



Utilização intuitiva através do visor totalmente tátil. Comando simples e rápido por toque.



Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos através de teclas sensoras, indicação através de visor de texto de 4 linhas.



Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos através de teclas sensoras, indicação através de visor de texto de 1 linha.



Seleção de modos de funcionamento, temperaturas e tempos através de botões otimizados, indicação através de visor de texto de 1 linha.



Seleção de modos de funcionamento, temperaturas e tempos através dos botões, indicação através de visor de 7 segmentos.



Acabamento de superfície com efeito antiaderente para um conforto de limpeza inigualável.



Autolimpeza do interior do forno



Com a pirólise, o interior do forno e os acessórios ficam resplandecentemente limpos.



### Calhas telescópicas FlexiClip

Calhas telescópicas para uma utilização flexível e segura das grelhas para bolos e assados fora do interior do forno.



### Cozinhar com clima

Combinação de um modo de funcionamento convencional e humidade. Estão disponíveis várias opções consoante o equipamento.



### TasteControl

No ponto: após os processos de confeção controlados por tempo, o interior do forno é arrefecido, evitando-se um prolongamento indesejado da confeção.




### Câmara

A comida sempre à vista, graças à câmara no interior do forno.



# Fornos multifunções ArtLine



## Forno multifunções

### H 7464 BPX

- Para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Cozinhar com clima e programas automáticos
- **Visor com comando DirectSensor**
- Autolimpeza pirolítica
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConnect
- TasteControl: manutenção do calor sem ressecar nem cozinhar demasiado os alimentos
- Sonda de temperatura
- Sistema de abertura Touch2open
- Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
- Calhas telescópicas FlexiClip com PyroFit
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 553 x 579 x 547

### H 7464 BPX

- Preto obsidiana 11120930
- Cinza grafite 11120940

## Forno multifunções


### H 7860 BPX

- Para um nicho de 60 cm de altura
- Volume interior: 76 litros
- Cozinhar com clima e programas automáticos
- **Visor com comando MTouch**
- Autolimpeza pirolítica
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConnect
- TasteControl: manutenção do calor sem ressecar nem cozinhar demasiado os alimentos
- **MotionReact:** sensores de movimento
- **Câmara:** acompanhamento à distância e reajuste do processo de confeção
- Sonda de temperatura sem fios
- Sistema de abertura Touch2open
- Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
- Calhas telescópicas FlexiClip com PyroFit
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 553 x 579 x 547


### H 7860 BPX

- Preto obsidiana 11121120
- Cinza grafite 11121130
- Preto mate\* 12347880
- Bege pérola 12624370

## Instalação em armário alto



## Instalação por baixo da bancada



\* Modelo preto mate inclui voucher para extensão de garantia gratuita de 125 semanas.

# O que significa cada ícone?

## Ícones para fornos compactos com micro-ondas



### Comando

Utilização intuitiva através do visor grande e totalmente tátil. Comando simples e rápido por toque.



Utilização intuitiva através do visor totalmente tátil. Comando simples e rápido por toque.



Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos através de teclas sensoras, indicação através de visor de texto de 4 linhas.



Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos através de teclas sensoras, indicação através de visor de texto de 1 linha.



### Fácil manutenção

Acabamento de superfície com efeito antiaderente para um conforto de limpeza inigualável.



### Potência de micro-ondas

Potência de micro-ondas: 1000 watts.



### Cozinhar Combi

Flexível e económico em termos de tempo graças à combinação de um modo de funcionamento convencional com micro-ondas, economiza até 30 % do tempo.



### Sonda de temperatura


Cozinhar com precisão ao grau.



### Cozinhar a baixas temperaturas

Especialidades de carne perfeitas graças à confeção a baixas temperaturas.

# Fornos compactos com micro-ondas ArtLine



## Forno compacto com micro-ondas H 7440 BMX


- Para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 43 litros
- **Visor com comando DirectSensor**
- Eficiência energética A+
- Programas automáticos
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Sistema de abertura Touch2open
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 446 x 542




## Forno compacto com micro-ondas H 7840 BMX

- Para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 43 litros
- **Visor com comando M Touch**
- Eficiência energética A+
- Programas automáticos
- SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele através do visor do forno
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Sistema de abertura Touch2open
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConnect
- **MotionReact:** deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz interior do forno
- **Sonda de temperatura**
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 446 x 542

### Instalação em armário alto



### Instalação por baixo da bancada



#### H 7440 BMX

■ Preto obsidiana	11119510
■ Cinza grafite	11119520

#### H 7840 BMX

■ Preto obsidiana	11119590
■ Cinza grafite	11119600
■ Preto mate*	12347870
■ Bege pérola	12624360

\* Modelo preto mate inclui voucher para extensão de garantia gratuita de 125 semanas.



# O que significa cada ícone?

## Ícones para fornos a vapor combinados da DGC Pro



### Comando

Utilização intuitiva através do visor grande e totalmente tátil. Comando simples e rápido por toque.



Utilização intuitiva através do visor totalmente tátil. Comando simples e rápido por toque.



Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos através de teclas sensoras, indicação através de visor de texto de 4 linhas.



### HydroClean

Função de autolimpeza automática e simples



### Volume do interior do forno

O forno a vapor combinado apresenta um volume útil de até 67 litros.



O forno a vapor combinado apresenta um volume útil de até 47 litros.



### Cozinhar em Sous-vide

Processo de confeção no qual os alimentos são cuidadosamente cozinhados sob vácuo.



### Modo combinado

Resultados perfeitos através da combinação de calor seco e húmido.



### Tecnologias de vapor

Geração e distribuição de vapor rápida e uniforme através de 2 injetores.




### Abastecimento de água

Ligação à água de rede e esgoto para uma confeção a vapor confortável.



Reservatório de água removível para enchimento e esvaziamento fácil.

# Fornos a vapor combinados XL ArtLine



## Forno a vapor combinado compacto DGC 7440 HCX Pro

- Volume interior: 47 litros com três níveis. Nicho de 45 cm de altura.
- **Visor com comando DirectSensor** e painel elevatório com reservatórios de água
- Tecnologia DualSteam
- Forno 3 em 1: vantagens de um forno convencional, forno a vapor e possibilidade de combinação de modos
- Reservatório de água interno com 1,4 litros de capacidade
- **Autolimpeza com HydroClean**
- Com programas automáticos e opção Cozinhar um menu
- Função Sous-vide
- **Função Mix & Match**
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Acessórios: tabuleiro universal e grelha com PerfectClean. Tabuleiro perfurado e não perfurado de aço inoxidável.
- Eficiência energética A+
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569

### DGC 7440 HCX Pro

■ Preto obsidiana	12120290
■ Cinza grafite	12120330




## Forno a vapor combinado compacto DGC 7840 HCX Pro

- Volume interior: 47 litros com três níveis. Nicho de 45 cm de altura.
- **Visor com comando M Touch** com sensor de aproximação e painel elevatório com reservatórios de água
- Tecnologia DualSteam
- Forno 3 em 1: vantagens de um forno convencional, forno a vapor e possibilidade de combinação de modos
- Reservatório de água interno com 1,4 litros de capacidade
- **Autolimpeza com HydroClean**
- Programas automáticos e Cozinhar menu
- Função Sous-vide
- **Função Mix & Match**
- **Sonda de temperatura sem fios**
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Acessórios: tabuleiro universal e grelha com PerfectClean, 2 tabuleiros perfurados e não perfurados em aço inoxidável. Calhas telescópicas FlexiClip.
- Eficiência energética A+
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 569


### DGC 7840 HCX Pro

■ Preto obsidiana	12120550
■ Cinza grafite	12120560
■ Preto mate*	12343020
■ Bege pérola	12624650

## Instalação em armário alto




## Instalação com gaveta de vácuo EVS



7010

\* Modelo preto mate inclui voucher para extensão de garantia gratuita de 125 semanas.

# Fornos a vapor combinados XXL ArtLine



## Forno a vapor combinado DGC 7460 HCX Pro

- Volume interior: 47 litros. Nicho de 60 cm de altura.
- **Visor com comando DirectSensor** com painel elevatório com reservatórios de água por trás
- Tecnologia DualSteam: distribuição rápida e homogênea do vapor
- Forno 3 em 1: vantagens de um forno convencional, forno a vapor e possibilidade de combinação de modos
- Reservatório de água interno com 1,4 litros de capacidade
- **Autolimpeza com HydroClean**
- Programas automáticos e Cozinhar menu
- Função Sous-vide
- **Função Mix & Match**
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Acessórios: tabuleiro universal e grelha com PerfectClean. Tabuleiro perfurado e não perfurado de aço inoxidável.
- Eficiência energética A+
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 567

### DGC 7460 HCX Pro

- Preto obsidiana 12120360
- Cinza grafite 12120370




## Forno a vapor combinado DGC 7860 HCX Pro

- Volume interior: 47 litros. Nicho de 60 cm de altura.
- **Visor com comando M Touch** com sensor de aproximação e painel elevatório com reservatórios de água por trás
- Tecnologia DualSteam: distribuição rápida e homogênea do vapor
- Forno 3 em 1: vantagens de um forno convencional, forno a vapor e possibilidade de combinação de modos
- Reservatório de água interno com 1,4 litros de capacidade
- **Autolimpeza com HydroClean**
- Programas automáticos e Cozinhar menu
- Função Sous-vide
- **Função Mix&Match**
- **Sonda de temperatura sem fios**
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Acessórios: tabuleiro universal e grelha com PerfectClean, 2 tabuleiros perfurados e não perfurados em aço inoxidável. Calhas telescópicas FlexiClip.
- Eficiência energética A+
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 567


### DGC 7860 HCX Pro

- Preto obsidiana 12120650
- Cinza grafite 12120660
- Preto mate\* 12343040
- Bege pérola 12624670

## Instalação em armário alto



## Instalação por baixo da bancada



\* Modelo preto mate inclui voucher para extensão de garantia gratuita de 125 semanas.

# Fornos a vapor combinados XXL ArtLine




## Forno a vapor combinado DGC 7865 HCX Pro

- Volume interior de 47 litros. Para um nicho de 60 cm de altura.
- **Comando com visor M Touch** com sensor de aproximação e painel elevatório
- Tecnologia DualSteam: distribuição rápida e homogênea do vapor
- Forno 3 em 1: vantagens de um forno convencional, forno a vapor e possibilidade de combinação de modos
- **DirectWater Plus: entrada e esgoto de água**
- **Autolimpeza com HydroClean**
- Com programas automáticos e opção Cozinar um menu
- Função Sous-vide
- Mix & Match: combina os ingredientes na app e envia as regulações para o forno a vapor
- Sonda de temperatura sem fios
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WifiConnect
- Acessórios: tabuleiro universal e grelha com PerfectClean, 2 tabuleiros perfurados e não perfurados em aço inoxidável. Calhas telescópicas FlexiClip.
- Eficiência energética A+
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 567


### DGC 7865 HCX Pro

■ Preto obsidiana	12120870
■ Preto mate*	12343050
■ Bege pérola	12624590

### Instalação em armário alto




### Instalação por baixo da bancada



\* Modelo preto mate inclui voucher para extensão de garantia gratuita de 125 semanas.







# Gavetas aquecedoras Gourmet





## Gaveta aquecedora Gourmet ESW 7010

- Gaveta aquecedora Gourmet para nicho de 14 cm de altura
- Design VitroLine e ArtLine
- Capacidade para um serviço de jantar para 6 pessoas
- Sistema de abertura Push2open
- Pré-aquecer louça
- Manter alimentos quentes
- Cozinhar a baixas temperaturas
- Conectividade: Miele@home, WiFiConnect, controlo através da app Miele@mobile
- Medidas da gaveta aquecedora em mm (L x A x P): 595 x 141 x 570

### ESW 7010

	Preto obsidiana	11149250
	Cinza grafite	11149260
	Preto mate*	12343000
	Bege pérola	12625490



\* Modelo preto mate inclui voucher para extensão de garantia gratuita de 125 semanas.



# Gavetas aquecedoras Gourmet



## Gaveta aquecedora Gourmet ESW 7020

- Gaveta aquecedora Gourmet para nicho de 29 cm de altura
- Design PureLine
- Capacidade para um serviço de jantar para 12 pessoas
- Sistema de abertura Push2open
- Pré-aquecer louça
- Manter alimentos quentes
- Cozinhar a baixas temperaturas
- Conectividade: Miele@home, WiFiConnect, controlo através da app da Miele
- Medidas da gaveta aquecedora em mm (L x A x P): 595 x 289 x 570

### EWS 7020



- |  |          |
|--|----------|
|  Preto obsidiana | 11149270 |
|  Cinza grafite   | 11149280 |





## Gaveta aquecedora Gourmet ESW 7030


- Gaveta aquecedora Gourmet para nicho de 32 cm de altura
- A combinação perfeita com um forno de 60 cm para completar um nicho de 90 cm de altura
- Medidas da gaveta aquecedora em mm (L x A x P): 595 x 317 x 570

### EWS 7030

- |   |          |
|---|----------|
|  Preto obsidiana | 11326660 |
|  Cinza grafite   | 11326670 |



# Gavetas de vácuo










## Gaveta de vácuo

### EVS 7010

- Gaveta de vácuo para nicho de 14 cm de altura
- Capacidade de 8 litros
- Painel de comando com símbolos
- Sistema de abertura Push2open
- Preparação dos alimentos para cozinhar em sous-vide
- **Embalagem a vácuo de sacos de tamanhos diferentes e de recipientes**
- Três níveis de vácuo e selagem
- Sistema de abertura Push2open
- Medidas da gaveta de vácuo em mm (L x A x P): 595 x 141 x 570


### EVS 7010

	Preto obsidiana	11149310
	Cinza grafite	11149320
	Preto mate*	12343010
	Bege pérola	12625520




\* Modelo preto mate inclui voucher para extensão de garantia gratuita de 125 semanas.

# Máquinas de café de encastrar



## CVA 7440



Instalação em armário alto

### Máquina de café de encastrar

#### CVA 7440



- Máquina de café de encastrar VitroLine/ArtLine para um nicho de 45 cm
- Visor com comando DirectSensor
- OneTouch for Two para duas preparações
- AromaticSystemFresh: moinho inovador que mói café para cada preparação
- Capacidade do reservatório de café: 300 g
- Coffee & Tea: mais de 20 tipos de café e chá
- Função de enxaguagem automática
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConnect
- Medidas da máquina em mm (L x A x P): 595 x 455,5 x 475

#### CVA 7440

	Preto obsidiana	11164850
	Cinza grafite	11164860




# Máquinas de café de encastrar



## Máquina de café de encastrar CVA 7845

- Máquina de café de encastrar VitroLine/ ArtLine para um nicho de 45 cm com ligação à água ou reservatório
- Visor com comando M Touch
- OneTouch for Two para duas preparações
- **CoffeeSelect: até 3 tipos de café diferentes**
- AromaticSystemFresh: moinho inovador que mói café para cada preparação
- AutoClean e AutoDescalc: limpeza e descalcificação automáticas
- Capacidade dos reservatórios de café : 210 g /150 g /150 g
- Coffee & Tea: mais de 20 tipos de café e chá
- MotionReact: deteção do movimento, interrupção dos sinais acústicos, ligação do painel e da luz da máquina
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConnect
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 595 x 455,5 x 475

## CVA 7845




Instalação em armário alto

## CVA 7845

■ Preto obsidiana	11164890
■ Cinza grafite	11164900
■ Preto mate*	12388690
■ Bege pérola	12642370


\* Modelo preto mate inclui voucher para extensão de garantia gratuita de 125 semanas.

# Garrafeiras de integrar



## Garrafeira KWT 7112 iG


- Para nicho de 45 cm de altura
- Visor com comando TouchControl
- Sistema de abertura Push2open
- Iluminação LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Número de zonas de temperatura: 1
- 2 prateleiras de madeira FlexiFrame Plus
- Função de bloqueio e sinal acústico e ótico da porta e de temperatura
- Miele@home, WiFiConnect, inclui acessórios para ligação XKV 3000 KF e XKS 3130 W
- Volume útil total: 47 litros
- Nível de ruído: 32 dB(A)
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 595 x 455 x 559



## Garrafeira KWT 6422 iG-1


- Para nicho de 90 cm de altura
- Visor com comando TouchControl
- Sistema de abertura Push2open
- Iluminação LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Número de zonas de temperatura: 2
- 2 prateleiras de madeira FlexiFrame Plus
- Espaço para 33 garrafas Bordeaux de 0,75 litros
- Função de bloqueio e sinais acústicos e óticos de porta aberta e de temperatura
- Miele@home, WiFiConnect, inclui acessórios para ligação XKV 3000 KF e XKS 3130 W
- Volume útil total: 104 litros
- Nível de ruído: 32 dB(A)
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 595 x 909 x 572

## KWT 6422 iG



Instalação em armário alto

## KWT 7112 iG



## KWT 7112 iG

Preto obsidiana	11186580
Cinza grafite	11186570
Preto mate*	12204800
Bege pérola	12615940

## KWT 6422 iG-1

Preto obsidiana	12364280
Cinza grafite	12364300
Bege pérola	12615910

\* Modelo preto mate inclui voucher para extensão de garantia gratuita de 125 semanas.

PÁGINA	DESIGNAÇÃO DO MODELO	COR	CÓDIGO EAN	N.º DE MATERIAL	P.V.P. TABELA	P.V.P. RECOMENDADO
FORNOS MULTIFUNÇÕES						
25	H 7464 BPX	Preto obsidiana	4002516172697	11120930	2.438,21 €	2.999€
25	H 7464 BPX	Cinza grafite	4002516172772	11120940	2.438,21 €	2.999€
25	H 7860 BPX	Preto obsidiana	4002516173007	11121120	3.169,92 €	3.999€
25	H 7860 BPX	Cinza grafite	4002516172901	11121130	3.169,92 €	3.999€
25	H 7860 BPX	Preto mate	4002516751670	12347880	3.251,22 €	4.099€
25	H 7860 BPX	Bege pérola	4002516835875	12624370	3.251,22 €	4.099€
FORNOS COMPACTOS COM MICRO-ONDAS						
27	H 7440 BMX	Preto obsidiana	4002516172741	11119510	2.153,66 €	2.649 €
27	H 7440 BMX	Cinza grafite	4002516172918	11119520	2.153,66 €	2.649 €
27	H 7840 BMX	Preto obsidiana	4002516172925	11119590	2.722,76 €	3.349 €
27	H 7840 BMX	Cinza grafite	4002516172666	11119600	2.722,76 €	3.349 €
27	H 7840 BMX	Preto mate	4002516751243	12347870	2.804,07 €	3.449 €
27	H 7840 BMX	Bege pérola	4002516835967	12624360	2.804,07 €	3.449 €
FORNOS A VAPOR COMBINADOS						
29	DGC 7440 HCX Pro	Preto obsidiana	4002516631392	12120290	2.682,11 €	3.199 €
29	DGC 7440 HCX Pro	Cinza grafite	4002516631293	12120330	2.682,11 €	3.199 €
29	DGC 7840 HCX Pro	Preto obsidiana	4002516631750	12120550	3.657,42 €	4.499 €
29	DGC 7840 HCX Pro	Cinza grafite	4002516631767	12120560	3.657,42 €	4.499 €
29	DGC 7840 HCX Pro	Preto mate	4002516720249	12343020	3.739,02 €	4.599 €
29	DGC 7840 HCX Pro	Bege pérola	4002516823667	12624650	3.739,02 €	4.599 €
30	DGC 7460 HCX Pro	Preto obsidiana	4002516631712	12120360	3.169,92 €	3.899 €
30	DGC 7460 HCX Pro	Cinza grafite	4002516631811	12120370	3.169,92 €	3.899 €
30	DGC 7860 HCX Pro	Preto obsidiana	4002516631774	12120650	4.470,73 €	5.499 €
30	DGC 7860 HCX Pro	Cinza grafite	4002516631699	12120660	4.470,73 €	5.499 €
30	DGC 7860 HCX Pro	Preto mate	4002516720256	12343040	4.552,03 €	5.599 €
30	DGC 7860 HCX Pro	Bege pérola	4002516822400	12624670	4.552,03 €	5.599 €
31	DGC 7865 HCX Pro	Preto obsidiana	4002516643845	12120870	4.633,33 €	5.699 €
31	DGC 7865 HCX Pro	Preto mate	4002516720089	12343050	4.714,63 €	5.799 €
31	DGC 7865 HCX Pro	Bege pérola	4002516823490	12624590	4.714,63 €	5.799 €
GAVETAS AQUECEDORAS						
32	ESW 7010	Preto obsidiana	4002516162544	11149250	1.178,05 €	1.449 €
32	ESW 7010	Cinza grafite	4002516162551	11149260	1.178,05 €	1.449 €
32	ESW 7010	Preto mate	4002516719953	12343000	1.218,70 €	1.499 €
32	ESW 7010	Bege pérola	4002516822301	12625490	1.218,70 €	1.499 €
33	EWS 7020	Preto obsidiana	4002516162636	11149270	1.259,35 €	1.549 €
33	EWS 7020	Cinza grafite	4002516162643	11149280	1.259,35 €	1.549 €
33	EWS 7030	Preto obsidiana	4002516247333	11326660	1.300 €	1.599 €
33	EWS 7030	Cinza grafite	4002516247586	11326670	1.300 €	1.599 €

PÁGINA	DESIGNAÇÃO DO MODELO	COR	CÓDIGO EAN	N.º DE MATERIAL	P.V.P. TABELA	P.V.P. RECOMENDADO
GAVETAS DE VÁCUO						
34	EVS 7010	Preto obsidiana	4002516162520	11149310	2.194,31 €	2.699 €
34	EVS 7010	Cinza grafite	4002516162537	11149320	2.194,31 €	2.699 €
34	EVS 7010	Preto mate	4002516719618	12343010	2.234,96 €	2.749 €
34	EVS 7010	Bege pérola	4002516823643	12625520	2.234,96 €	2.749 €
MÁQUINAS DE CAFÉ DE ENCASTRAR						
35	CVA 7440	Preto obsidiana	4002516140191	11164850	2.600,81 €	3.299€
35	CVA 7440	Cinza grafite	4002516140207	11164860	2.600,81 €	3.299€
36	CVA 7845	Preto obsidiana	4002516140238	11164890	3.373,17 €	4.299€
36	CVA 7845	Cinza grafite	4002516140245	11164900	3.373,17 €	4.299€
36	CVA 7845	Preto mate	4002516722052	12388690	3.454,47 €	4.399€
36	CVA 7845	Bege pérola	4002516825425	12642370	3.454,47 €	4.399€
GARRAFEIRAS DE INTEGRAR						
37	KWT 7112 iG	Preto obsidiana	4002516150923	11186580	2.234,96 €	2.749 €
37	KWT 7112 iG	Cinza grafite	4002516150916	11186570	2.234,96 €	2.749 €
37	KWT 7112 iG	Preto mate	4002516643135	12204800	2.316,26 €	2.849 €
37	KWT 7112 iG	Bege pérola	4002516813392	12615940	2.316,26 €	2.849 €
37	KWT 6422 iG-1	Preto obsidiana	4002516712312	12364280	2.600,81 €	3.199 €
37	KWT 6422 iG-1	Cinza grafite	4002516712336	12364300	2.600,81 €	3.199 €
37	KWT 6422 iG-1	Bege pérola	4002516813385	12615910	2.682,11 €	3.299 €



**Miele Portuguesa, Lda.**  
**Miele Experience Center**

Av. do Forte, 5  
2790 - 073 Carnaxide

Telefone: 214 248 100

**Miele Experience Center Porto**

Rua de Sá da Bandeira 662  
4000-431 Porto

Telefone: 224 917 876

**Serviço de Apoio ao Cliente**  
**info@miele.pt**

**Website**  
**miele.pt**

Siga-nos nos canais da Miele Portugal:

