


**Miele**

Máquinas que cuidam da sua roupa na  
perfeição.

Qualidade à frente do seu tempo.



Forno desde  
**549** €

Placa desde  
**699** €

Máquina  
de lavar  
roupa desde  
**829** €

Combinado  
desde  
**799** €

PROMOÇÃO PRIMAVERA-VERÃO 2022

Preço recomendado de 01.04.2022 a 30.09.2022. IVA incluído. Descontos não acumuláveis com outras promoções e ofertas.



# Eletrrodomésticos que respeitam o ambiente

A sustentabilidade e o desenvolvimento de produtos eficientes fazem parte da tradição da Miele há mais de 120 anos. Graças à escolha consciente dos materiais, os aparelhos da Miele caracterizam-se pela sua longevidade e elevada capacidade de reciclagem.


## As chaves para uma secagem eficiente

Todas as novas máquinas de secar roupa da nova geração T1 apresentam uma tecnologia de bomba de calor eficiente em termos energéticos e alcançam uma classe de eficiência de, no mínimo, A++. Com EcoSpeed, pode secar a sua roupa ainda mais rapidamente e com a melhor classe de eficiência energética A+++.

Por isso, esta nova máquina com bomba de calor também representa um grande avanço em termos de conservação de recursos: é utilizado um processo de fabrico inovador para muitas peças de plástico. Isto poupa até 30% de material durante a produção. Além disso, a maioria das máquinas de secar roupa funcionam com o refrigerante natural R290, completamente isento de HFC e, por isso, minimiza o potencial de aquecimento global.

## Uma lavagem mais sustentável

A maioria das máquinas de lavar roupa da Miele já alcançam a classe de eficiência energética mais elevada em conformidade com a nova etiqueta energética e são, por isso, muito ecológicas. No entanto, os nossos eletrodomésticos não são só ecológicos no papel: todas as máquinas de lavar roupa da Miele têm um controlo automático da carga. Este sistema analisa a carga atual e não utiliza mais água e eletricidade do que o necessário. A função EcoFeedback fornece informações precisas sobre o consumo de eletricidade e água do seu eletrodoméstico.





## Água quente

A máquina de lavar roupa da Miele WWV 980 WPS apresenta uma ligação adicional para água quente, água de poço e água pluvial. Com a ligação, pode poupar energia se a água doméstica for aquecida usando tecnologia solar, por exemplo. Em alternativa, pode utilizar água do poço ou água pluvial o que permite poupar água potável preciosa. Isto protege o ambiente e poupa dinheiro.



Consiga sempre resultados perfeitos: graças ao inovador sistema de dosagem TwinDos®, o detergente integrado UltraPhase 1 e 2 é doseado de modo completamente automático, pelo que poupa até 30% de detergente.

O UltraPhase 1 garante uma limpeza perfeita para cores brancas vibrantes e tecidos de cores luminosas. Com o UltraPhase 2, o agente branqueador é adicionado ao processo no momento ideal, para remover completamente as nódoas difíceis.

# TwinDos®1) — Inovação para os melhores resultados.



O Instituto Hohenstein examinou as características do sistema de dosagem automático de 2 fases em conjunto com o detergente de lavagem Miele UltraPhase 1 e UltraPhase 2. O excelente efeito de lavagem foi confirmado em relação à remoção de nódoas, branqueamento, antienvelhecimento e à precisão de dosagem.



O sistema de 2 fases da Miele lava melhor e de forma mais eficaz do que os detergentes líquidos normais que não contêm agentes branqueadores, uma vez que estes destruiriam as outras substâncias ativas. O UltraPhase 1 e 2 são acondicionados e doseados em separado, por isso, é possível usar agentes branqueadores no sistema TwinDos®. As substâncias ativas do UltraPhase 1 dissolvem a sujidade e eliminam as nódoas de, p. ex., óleos e gorduras, proteínas e amidos.



Com UltraPhase 2, o agente branqueador é adicionado no processo de lavagem no momento ideal e elimina mesmo as nódoas mais persistentes como, por exemplo, café, chá, sumos de fruta ou vinho tinto. Aceda a [www.miele.pt](http://www.miele.pt) (Produtos, Produtos de limpeza Miele) e conheça o trabalho do laboratório químico da Miele e o desempenho de limpeza do UltraPhase 1 e do UltraPhase 2.



Os nossos UltraPhase 1 e UltraPhase 2 e Sensitive estão agora disponíveis como detergente líquido para peles sensíveis, sem quaisquer fragrâncias ou corantes. Proteja a sua pele e evite alergias. A roupa fica limpa e cuidada, como sempre.

<sup>1)</sup> Patente: EP 2 784 205


# Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

## Vantagens\* das máquinas de lavar roupa



**Exclusivo Miele** **TwinDos®<sup>1)</sup>**  
O melhor sistema de detergente líquido.

TwinDos® doseia a quantidade necessária de UltraPhase 1 no momento certo do processo de lavagem. Além disso, o TwinDos® realiza uma dosagem tão precisa que permite poupar até 30% de detergente em relação a uma dosagem manual.



**Eficiência e higiene**  
Comprovado: graças ao TwinDos® e PowerWash, mais de 99,9 %<sup>2)</sup> dos vírus, como o coronavírus, são eliminados de forma fiável.



**SteamCare<sup>3)</sup>**  
Grande variedade de aplicações: SteamCare refresca e alisa as suas roupas favoritas.



**Exclusivo Miele** **SingleWash**  
Solução eficiente para peças individuais: lave a sua camisola preferida de forma rápida, delicada e económica.



**Exclusivo Miele** **CapDosing<sup>4)</sup>**  
As cápsulas são ideais para as roupas que precisam de um cuidado especial. São colocadas diretamente na gaveta do detergente e a máquina de lavar roupa doseia automaticamente no momento ideal do ciclo de lavagem.



**Exclusivo Miele** **PowerWash**  
Excelente desempenho de lavagem e rapidez aliada à mais elevada eficiência energética para cargas grandes e pequenas.

\* Depende do modelo


<sup>1)</sup> Patente: EP 2 784 205

<sup>2)</sup> Testada pela Universidade Albstadt-Sigmaringen e premiada com a etiqueta dourada do Institute for Integrative Hygiene and Virology (InFluenc\_H). Aplica-se a todos os modelos com TwinDos® e PowerWash no programa Algodão Higiene 60 °C com a opção AllergoWash. Pode saber mais sobre o método em [www.miele.com/wa-c](http://www.miele.com/wa-c)

<sup>3)</sup> Patente: EP 2 006 432

<sup>4)</sup> Patente: EP 2 365 120

# Máquinas de lavar roupa Classic



## Máquina de lavar roupa WCA 020

**-200 €**

- Design ChromeEdition: porta branca com anel interior em preto
- Capacidade de carga de até 7 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavagem e 4 opções extra
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- Gaveta de detergente com limpeza automática AutoClean
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

N.º de material: 11433430  
 Código EAN: 4002516303275  
 PVP recomendado: 1.029 €

**Preço promocional: 829 €**



## Máquina de lavar roupa WCD 020

**-200 €**

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavagem e 4 opções extra
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Alisar Extra: facilita o processo de engomagem
- Pré-seleção de início de até 24 h
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

N.º de material: 11811790  
 Código EAN: 4002516467724  
 PVP recomendado: 1.129 €

**Preço promocional: 929 €**



## Máquina de lavar roupa WWD 020

**-200 €**

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavagem e 4 opções extra
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Alisar Extra: facilita o processo de engomagem
- Pré-seleção de início de até 24 h
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

N.º de material: 11811810  
 Código EAN: 4002516467441  
 PVP recomendado: 1.129 €

**Preço promocional: 929 €**

# Máquinas de lavar roupa com PowerWash



WWD 320 WCS



## Máquina de lavar roupa WCD 320

**-150 €**

- Design ChromeEdition: porta branca com anel interior preto
- Capacidade de carga de até 8 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavagem e 5 opções extra
- QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em apenas 49 minutos
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

N.º de material: 11395160  
Código EAN: 4002516297116  
PVP recomendado: 1.229 €

## Máquina de lavar roupa WWD 320

**-150 €**

- Design WhiteEdition: porta preta com anel exterior branco
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

N.º de material: 11395180  
Cód. EAN: 4002516297123  
PVP recomendado: 1.229 €

**Preço promocional: 1.079 €**

## Máquina de lavar roupa WWG 360

**-170 €**

- Design WhiteEdition: porta preta com anel exterior cromado
- Capacidade de carga de até 9 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.400 r.p.m.
- 18 programas de lavagem e 9 opções extra
- QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em apenas 49 minutos
- Conectividade com a app Miele@mobile
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- SingleWash: programa otimizado para até 1 kg de carga
- Sinal acústico
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

### Detergente UltraWhite GRÁTIS\*

N.º de material: 11395200  
Código EAN: 4002516281917  
PVP recomendado: 1.399 €

**Preço promocional: 1.229 €**

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade de 20 anos.

\* Na compra de uma máquina de lavar roupa WWG 360, entre 01.01.2022 e 31.12.2022, a Miele oferece-lhe um detergente UltraWhite (grátis) ou 30% de desconto num pack de detergentes para meio ano. Faça o rebate do seu voucher em [www.miele.pt](http://www.miele.pt).


# Máquinas de lavar roupa TwinDos e PowerWash



WCD 660



WWG 660 WCS



## Máquina de lavar roupa WWD 660

**-200 €**

- Design WhiteEdition: porta preta com anel exterior branco
- Capacidade de carga de até 8 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavagem e 2 opções extra
- Dosagem automática de detergente TwinDos
- Conectividade com a app Miele@mobile
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

**6 meses de detergente grátis\***

N.º de material: 11598060  
Código EAN: 4002516374558  
PVP recomendado: 1.279 €

## Máquina de lavar roupa WCD 660

**-200 €**

- Design ChromeEdition: porta branca com anel interior preto
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

N.º de material: 11598050  
Código EAN: 4002516374756  
PVP recomendado: 1.279 €

**Preço promocional: 1.079 €**

## Máquina de lavar roupa WCG 660

**-200 €**

- Design ChromeEdition: porta Graphite grey com anel interior preto
- Capacidade de carga de até 9 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.400 r.p.m.
- 17 programas de lavagem e 8 opções extra
- Dosagem automática de detergente TwinDos
- Conectividade com a app Miele@mobile
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- Sinal acústico
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

**6 meses de detergente grátis\***

N.º de material: 11395190  
Código EAN: 4002516281818  
PVP recomendado: 1.429 €

## Máquina de lavar roupa WWG 660

**-200 €**

- Design WhiteEdition: porta preta com anel exterior cromado
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

N.º de material: 11395210  
Código EAN: 4002516281870  
PVP recomendado: 1.429 €

**Preço promocional: 1.229 €**

## Máquina de lavar roupa WWI 860

**-200 €**

- Design WhiteEdition: porta preta com anel exterior cromado
- Capacidade de carga de até 9 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.600 r.p.m.
- 23 programas de lavagem e 9 opções extra
- Dosagem automática de detergente TwinDos
- QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em apenas 49 minutos
- Conectividade com a app Miele@mobile
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- SingleWash: programa otimizado para até 1 kg de carga
- Sinal acústico
- Opção Nódos
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

**6 meses de detergente grátis\***

N.º de material: 1395220  
Código EAN: 4002516282259  
PVP recomendado: 1.629 €

**Preço promocional: 1.429 €**

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.

\* Na compra de uma máquina de lavar roupa ou máquina de lavar e secar roupa TwinDos entre 01.01.2022 e 31.12.2022, a Miele oferece-lhe 3 cartuchos UltraPhase 1 e 2 cartuchos UltraPhase 2.

Com a máquina, receberá ainda mais um cartucho de cada detergente. Faça o rebate do seu voucher em [www.miele.pt](http://www.miele.pt).

# Máquinas de lavar roupa TwinDos e PowerWash com oferta de 10 anos de garantia total




## Máquina de lavar roupa WCR 860

- Design ChromeEdition: porta cromada com anel interior preto
- Capacidade de carga de até 9 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.600 r.p.m.
- Visor M Touch para uma experiência mais intuitiva
- 26 programas de lavagem e 9 opções extra
- Dosagem automática de detergente TwinDos
- QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em apenas 49 minutos
- Conectividade com a app Miele@mobile
- Função AddLoad (adicionar mais roupa)
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- SingleWash: programa otimizado para até 1 kg de carga
- Sinal acústico
- Opção Nódoas
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterProof
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

**6 meses de detergente grátis\***

N.º de material: 10998440  
Código EAN: 4002516073185  
PVP recomendado: 1.879 €



## Máquina de lavar roupa WWV 980 Passion

- Design WhiteEdition: porta branco pérola com anel exterior cromado
- Capacidade de carga de até 9 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.600 r.p.m.
- Visor M Touch para uma experiência mais intuitiva
- 28 programas de lavagem e 10 opções extra
- Dosagem automática de detergente TwinDos
- QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em apenas 49 minutos
- Conectividade com a app Miele@mobile
- Função AddLoad (adicionar mais roupa)
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- SingleWash: programa otimizado para até 1 kg de carga
- Sinal acústico
- Opção Nódoas
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterProof
- Esforço de engomar reduzido em 50% com a tecnologia SteamCare
- Ligação à água quente incorporada
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

**6 meses de detergente grátis\***

N.º de material: 10998470  
Código EAN: 4002516072805  
PVP recomendado: 2.629 €

**Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.**

\* Na compra de uma máquina de lavar roupa ou máquina de lavar e secar roupa TwinDos entre 01.01.2022 e 31.12.2022, a Miele oferece-lhe 3 cartuchos UltraPhase 1 e 2 cartuchos UltraPhase 2.

Com a máquina, receberá ainda mais um cartucho de cada detergente. Faça o rebate do seu voucher em [www.miele.pt](http://www.miele.pt).



# Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

Vantagens\* das máquinas de lavar e secar roupa



**Exclusivo Miele** **TwinDos®<sup>1)</sup>**  
O melhor sistema de detergente líquido.

TwinDos® doseia a quantidade necessária de UltraPhase 1 no momento certo do processo de lavagem. Além disso, o Twin-Dos® realiza uma dosagem tão precisa que permite poupar até 30% de detergente em relação a uma dosagem manual.



**Exclusivo Miele** **CapDosing<sup>2)</sup>**  
Simple e sustentável: dosagem ideal de detergentes especiais, amaciadores e aditivos com CapDosing.



**Exclusivo Miele** **PowerWash**  
Máxima eficiência de lavagem, tanto com cargas grandes como pequenas.



**Exclusivo Miele** **SingleWash**  
Rápido e eficiente: lave e seque a sua peça favorita em menos de uma hora, consoante o programa.



**Ouro na eficácia contra os vírus**  
Limpeza perfeita: TwinDos® e PowerWash removem fiavelmente mais de 99,9 %<sup>3)</sup> dos vírus, tal como o coronavírus.



**SteamCare**  
Máxima versatilidade: SteamCare refresca e alisa as suas roupas favoritas.


\* Depende do modelo

<sup>1)</sup> Patente: EP 2 784 205

<sup>2)</sup> Patente: EP 2 365 120

<sup>3)</sup> Testada pela Universidade Albstadt-Sigmaringen e premiada com a etiqueta dourada do Institute for Integrative Hygiene and Virology (InFluenc\_H). Aplica-se a todos os modelos com TwinDos® e PowerWash no programa Algodão Higiene 60 °C com a opção AllergoWash. Pode saber mais sobre o método em [www.miele.com/wa-c](http://www.miele.com/wa-c)

# Máquinas de lavar e secar roupa




## Máquina de lavar e secar WTD 160

**-250 €**

- Design ChromeEdition: porta cromada com anel interior preto
- Eficiência só de lavagem: A
- Capacidade de carga de até 8 kg (lavagem) e 5 kg (secagem)
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.500 r.p.m.
- 11 programas de lavagem e 2 opções extra
- 10 programas de secagem e 1 opção extra
- Conectividade com a app Miele@mobile
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 637 mm

N.º de material: 11589140  
Código EAN: 4002516367833  
PVP recomendado: 1.779 €

**Preço promocional: 1.529 €**




## Máquina de lavar e secar WTI 360

**-200 €**

- Design ChromeEdition: porta cromada com anel interior preto
- Eficiência só de lavagem: A
- Capacidade de carga de até 8 kg (lavagem) e 5 kg (secagem)
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.600 r.p.m.
- 19 programas de lavagem e 3 opções extra
- 17 programas de secagem e 2 opções extra
- Tecnologia QuickPower: roupa impecavelmente limpa e seca em tempo recorde
- Esforço de engomar reduzido com a tecnologia SteamCare
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Conectividade com a app Miele@mobile
- Sinal acústico
- Sistema antifugas avançado WaterProof-Metal
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 637 mm

N.º de material: 11589170  
Código EAN: 4002516368472  
PVP recomendado: 2.229 €

**Preço promocional: 2.029 €**



## Máquina de lavar e secar WTR 860

- Design ChromeEdition: porta cromada com anel interior preto
- Eficiência só de lavagem: A
- Visor M Touch para uma experiência mais intuitiva
- Capacidade de carga de até 8 kg (lavagem) e 5 kg (secagem)
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.600 r.p.m.
- 23 programas de lavagem e 7 opções extra
- 21 programas de secagem e 2 opções extra
- Dosagem automática de detergente TwinDos
- Tecnologia QuickPower: roupa impecavelmente limpa e seca em tempo recorde
- Esforço de engomar reduzido com a tecnologia SteamCare
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- Opção Nódos
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Conectividade com a app Miele@mobile
- Sinal acústico
- Sistema antifugas avançado WaterProof-Metal
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 637 mm

**6 meses de detergente grátis\***

N.º de material: 11587920  
Código EAN: 4002516365044  
PVP recomendado: 2.229 €

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.

\* Na compra de uma máquina de lavar ou de lavar e secar roupa com TwinDos, entre 01.01.2022 e 31.12.2022 a Miele oferece-lhe 3 cartuchos de UltraPhase 1 e 2 cartuchos de UltraPhase 2. Com a máquina, receberá ainda mais um cartucho de cada detergente. Faça o rebate do seu voucher em [www.miele.pt](http://www.miele.pt).



# Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

## Vantagens\* das máquinas de secar roupa



### **Exclusivo Miele** Tecnologia EcoDry

A tecnologia EcoDry garante consumos energéticos baixos e tempos de secagem curtos a longo prazo, graças ao seu sistema de filtros<sup>1)</sup> e ao permutador de calor isento de manutenção.



### **Exclusivo Miele** FragranceDos<sup>2)</sup>

Com a Miele, as suas roupas ficam não só macias como também divinamente perfumadas.



### **DryCare 40**

Tratamento delicado da roupa: com DryCare 40 pode secar quase tudo o que possa ser lavado a 40 °C<sup>3)</sup>. Redução de tempo comprovada.



### **SteamFinish**

Menos esforço, mais frescura: as roupas ficam logo mais lisas e frescas na máquina.



### **Permutador de calor isento de manutenção**

Bem protegida: um filtro protege a caixa de condensação e torna a sua limpeza desnecessária.



### **EcoSpeed**

Vantagem a dobrar: seque as suas roupas até 40 minutos mais rápido graças ao EcoSpeed<sup>4)</sup>, sempre com a melhor eficiência energética.

\* Depende do modelo

<sup>1)</sup> Patente: EP 2 107 155

<sup>2)</sup> Patente: EP 2 431 516

<sup>3)</sup> Não adequado para lãs ou sedas.

<sup>4)</sup> Em comparação com máquinas de secar roupa da Miele sem EcoSpeed com a mesma capacidade de carga e classe de eficiência energética.


# Máquinas de secar roupa com bomba de calor



## Máquina de secar roupa TCA 220 WP

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 7 kg
- 12 programas de secagem 1 opção extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos: suporte especial para dispensador de aroma
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 640 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios


N.º de material 11846570  
Código EAN 4002516472353  
PVP recomendado 1.049 €



## Máquina de secar roupa TWC 560 WP

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- 12 programas de secagem e 1 opção extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos: suporte especial para dispensador de aroma
- Secagem ainda mais rápida com EcoSpeed
- Conectividade com a app Miele@mobile
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 655 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material 11846610  
Código EAN 4002516474883  
PVP recomendado 1.229 €




## Máquina de secar roupa TWD 260 WP

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- 12 programas de secagem e 1 opção extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos: suporte especial para dispensador de aroma
- Conectividade com a app Miele@mobile
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material 11846620  
Código EAN 4002516474890  
PVP recomendado 1.229 €


# Máquinas de secar roupa com bomba de calor



## Máquina de secar roupa TCD 260 WP

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- 12 programas de secagem e 1 opção extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos: suporte especial para dispensador de aroma
- Conectividade com a app Miele@mobile
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material 11846590  
Código EAN 4002516473510  
PVP recomendado 1.229 €



## Máquina de secar roupa TWF 760 WP

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- 12 programas de secagem e opção DryCare 40 que permite secar todas as roupas lavadas a 40 graus sem separar
- Silenciosa: 66 dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos(2): suporte especial para dois dispensadores de aroma
- Secagem ainda mais rápida com EcoSpeed
- Conectividade com a app Miele@mobile
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material 11846660  
Código EAN 4002516481089  
PVP recomendado 1.329 €




## Máquina de secar roupa TCF 760 WP

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- 12 programas de secagem e opção DryCare 40 que permite secar todas as roupas lavadas a 40 graus sem separar
- Silenciosa: 66 dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos(2): suporte especial para dois dispensadores de aroma
- Secagem ainda mais rápida com EcoSpeed
- Conectividade com a app Miele@mobile
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material 11846650  
Código EAN 4002516476399  
PVP recomendado 1.329 €


# Máquinas de secar roupa com bomba de calor



## Máquina de secar roupa TWL 780 WP

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- 12 programas de secagem e opção DryCare 40 que permite secar todas as roupas lavadas a 40 graus sem separar
- Silenciosa: 64 dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos(2): suporte especial para dois dispensadores de aroma
- Conectividade com a app Miele@mobile
- ConfortSensor
- Secagem ainda mais rápida com EcoSpeed
- Sinal acústico
- EcoFeedback: informação sobre os consumos e estado do filtro de algodão
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios


N.º de material 11846670  
Código EAN 4002516484660  
PVP recomendado 1.829 €



## Máquina de secar roupa TCR 780 WP

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- 22 programas de secagem e 8 opções extra como DryCare 40 que permite secar todas as roupas lavadas a 40 graus sem separar e DryFresh, para reduzir eficazmente os odores com vapor (ideal com o nosso dispensador de aroma DryFresh) e PowerFresh
- Visor MTouch para uma experiência mais intuitiva
- Silenciosa: 62 dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos(2): suporte especial para dois dispensadores de aroma
- Conectividade com a app Miele@mobile
- SteamFinish para redução do esforço de engomar
- Sinal acústico
- EcoFeedback: informação sobre os consumos e estado do filtro de algodão
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios


N.º de material 11845090  
Código EAN 4002516477389  
PVP recomendado 2.579 €



## Máquina de secar roupa TWR 780 WP

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- 22 programas de secagem e 8 opções extra como DryCare 40 que permite secar todas as roupas lavadas a 40 graus sem separar e DryFresh, para reduzir eficazmente os odores com vapor (ideal com o nosso dispensador de aroma DryFresh) e PowerFresh
- Visor MTouch para uma experiência mais intuitiva
- Silenciosa: 62 dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos(2): suporte especial para dois dispensadores de aroma
- Conectividade com a app Miele@mobile
- SteamFinish para redução do esforço de engomar
- Sinal acústico
- EcoFeedback: informação sobre os consumos e estado do filtro de algodão
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material 11845120  
Código EAN 4002516485087  
PVP recomendado 2.579 €



### Máquina de secar roupa

#### TWV 780 WP

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- 23 programas de secagem e 8 opções extra como DryCare 40 que permite secar todas as roupas lavadas a 40 graus sem separar e DryFresh, para reduzir eficazmente os odores com vapor (ideal com o nosso dispensador de aroma DryFresh) e PowerFresh
- Visor MTouch para uma experiência mais intuitiva
- Silenciosa: 62 dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos(2): suporte especial para dois dispensadores de aroma
- Conectividade com a app Miele@mobile
- SteamFinish para redução do esforço de engomar
- Sinal acústico
- EcoFeedback: informação sobre os consumos e estado do filtro de algodão
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

<b>N.º de material</b>	11845130
<b>Código EAN</b>	4002516485315
<b>PVP recomendado</b>	2.729 €

# Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

## Vantagens do sistema de engomar a vapor FashionMaster

### **Exclusivo Miele** Base do ferro com estrutura em favos<sup>1)</sup>

O tambor com estrutura de favos patenteado garante um tratamento delicado e único nas máquinas de lavar roupa e nas máquinas de secar roupa da Miele. O mesmo princípio também faz diferença no FashionMaster. A base com estrutura de favos exclusiva alcança os melhores resultados de engomagem com o tratamento delicado e excelente. Ao contrário dos ferros convencionais, o vapor é distribuído de maneira rápida e uniforme através de pequenos canais entre os favos por toda a base do ferro. A película de vapor criada leva o ferro a deslizar de forma leve e muito eficaz pela roupa.



### Tábua de engomar ativa

Melhores resultados de engomagem: a função de insuflar e de sucção garantem uma utilização de vapor e de posicionamento da roupa ideais.




### Vapor

Mais do que ar quente: pressão de vapor de 4 bar e vapor constante de 100 g/min para resultados de qualidade profissional.



### **Exclusivo Miele** 1-2 Lift System

Dois passos, zero esforço! Pronto numa questão de segundos graças ao patenteado<sup>2)</sup> 1-2 Lift System.



### Regulação flexível em altura

Simplemente ergonómico: a mola pneumática integrada ajusta a tábua à altura de trabalho perfeita. (83 até 102 cm).



### Steamer

Muito prático: os têxteis pendurados como vestidos, casacos ou cortinados são suavemente alisados e refrescados.

# FashionMaster



## FashionMaster B 4847

- Engomagem profissional a vapor (4 bares) e 100 g de vapor/minuto
- Ferro com base antiaderente com estrutura de favos
- Tábua de engomar com função de insuflar e de sucção
- Steamer para engomar na vertical
- Visor com texto para acesso a todas as funções e manutenção
- Sistema 1-2-Lift com ajuste de altura entre 83 e 102 cm
- Depósito de água de 1,25 litros
- Compartimento para arrumação
- Rodas de fácil deslizamento
- Sistema de descalcificação automática
- Sistema de arrefecimento CoolDown
- Medidas aberto (A x L x P):  
970 x 1480 x 470 mm
- Medidas fechado (A x L x P):  
1280 x 470 x 370 mm

N.º de material 11977910  
Código EAN 4002516526476  
PVP recomendado 1.999 €

# Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

Vantagens\* das máquinas de lavar louça



## QuickPowerWash

Programa curto: melhores resultados de limpeza para louça com sujidade normal em 58 minutos.



**Exclusivo Miele**

## Secagem AutoOpen

Secagem ideal: a porta abre-se automaticamente ao finalizar o programa de lavagem.



## Configuração dos cestos FlexLine

Flexibilidade cómoda: ajustar de forma simples, posicionar de forma flexível e alcançar os melhores resultados de limpeza.



## Tecnologia EcoPower

Economiza água e energia: preservação de recursos eficiente através de uma conceção inteligente do fluxo de água.



**Exclusivo Miele**

## Miele@home

Torne a sua vida mais inteligente: com Miele@home, ligue os eletrodomésticos numa rede para mais possibilidades.



**Exclusivo Miele**

## Brilliant GlassCare<sup>1)</sup>

Brilliant GlassCare garante a proteção máxima dos seus copos.

# Máquinas de lavar louça G 5000



## Máquina de lavar louça G 5000 SC BRWS

**-150 €**

- Máquina de lavar louça de instalação livre com gaveta para talheres
- Capacidade para 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 95 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem rápida em menos de 1 hora
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior com design Comfort

**20 UltraTabs grátis\***

N.º de material: 11492300  
Código EAN: 4002516313984  
PVP recomendado: 899 €

**Preço promocional: 749 €**

## G 5000 SC EDST

**-150 €**

- Equipada como o modelo G 5000 SC BRWS com acabamento em aço inoxidável CleanSteel

N.º de material: 11492310  
Código EAN: 4002516313991  
PVP recomendado: 999 €

**Preço promocional: 849 €**



## Máquina de lavar louça G 5210 SC EDST/CLST

**-100 €**

- Máquina de lavar louça de instalação livre com gaveta para talheres
- Capacidade para 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- QuickPowerWash: lavagem rápida em menos de uma hora
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior com design Comfort

**20 UltraTabs grátis\***

N.º de material: 11492510  
Código EAN: 4002516314066  
PVP recomendado: 1.149 €

**Preço promocional: 1.049 €**

## G 5210 SC BRWS

**-100 €**

- Equipada como o modelo G 5210 SC EDST/CLST

N.º de material: 11492490  
Código EAN: 4002516314059  
PVP recomendado: 1.049 €

**Preço promocional: 949 €**



## Máquina de lavar louça G 5430 SC BRWS

**-150 €**

- Máquina de lavar louça (45 cm) em Branco brilhante com gaveta para talheres
- Capacidade para 9 serviços
- 5 programas de lavagem
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Muito silenciosa: 45 dB(A) re 1 pW
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO em kWh: 78
- Consumo de água no programa ECO em litros: 8,0
- Consumo de água no programa automático a partir de 6 l
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior Comfort

**20 UltraTabs grátis\***

N.º de material: 11492620  
Código EAN: 4002516314417  
PVP recomendado: 979 €

**Preço promocional: 829 €**

# Máquinas de lavar louça de integração total G 5000



## Máquina de lavar louça G 5050 SCVi

**-100 €**

- Gaveta para talheres
- Capacidade para 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Muito silenciosa: 45 dB(A) re 1 pW
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO em kWh: 95
- Consumo de água no programa ECO em litros: 8,9
- Consumo de água no programa automático a partir de 6 l
- Opção Curto para poupança de tempo
- 20 UltraTabs grátis\*

N.º de Material: 11492430  
Código EAN: 4002516314035  
PVP recomendado: 1.149 €

**Preço promocional: 1.049 €**

## Máquina de lavar louça G 5050 Vi

- Mesmas características do modelo G 5050 SCVi
- Capacidade para 13 serviços
- Cesto para talheres em vez de gaveta para talheres
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO em kWh: 93

**20 UltraTabs grátis\***

N.º de Material: 11492400  
Código EAN: 4002516314325  
PVP recomendado: 1.049 €



## Máquina de lavar louça G 5260 SCVi

- Com gaveta de talheres 3D MultiFlex
- Capacidade para 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta após a lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB(A) re 1 pW
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO em kWh: 74
- Consumo de água no programa ECO em litros: 8,9
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior Comfort

**20 UltraTabs grátis\***

N.º de Material: 11492580  
Código EAN: 4002516314097  
PVP recomendado: 1.299 €

## Máquina de lavar louça G 5260 Vi

- Mesmas características do modelo G 5260 SCVi
- Capacidade para 13 serviços
- Cesto para talheres em vez de gaveta para talheres
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO em kWh: 73

**20 UltraTabs grátis\***

N.º de Material: 11492560  
Código EAN: 4002516314080  
PVP recomendado: 1.249 €

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade de 20 anos.

Consultar disponibilidade de stock

# Máquinas de lavar louça de instalação livre e integração total G 7000




## Máquina de lavar louça G 7110 SC BRWS AutoDos

**-100 €**

- Máquina de lavar louça de instalação livre
- Capacidade para 14 serviços
- 8 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 44 dB(A) re 1 pW
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta após lavagem
- Sistema AutoDos: dosagem automática de detergente com PowerDisk integrado
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO em kWh: 64
- Consumo de água no programa ECO em litros: 8,4
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- Cestos ComfortPlus e gaveta para talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
- Comunicação fácil com a máquina de lavar louça via WiFiConn@ct

**6 meses de detergente grátis\***

N.º de material: 11780850  
 Código EAN: 4002516436874  
 PVP recomendado: 1.249 €  
**Preço promocional: 1.149 €**



## Máquina de lavar louça G 7410 SC BRWS AutoDos

- Máquina de lavar louça de instalação livre
- Capacidade para 14 serviços
- 10 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 43 dB(A) re 1 pW
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta após lavagem
- Sistema AutoDos: dosagem automática de detergente com PowerDisk integrado
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO em kWh: 74
- Consumo de água no programa ECO em litros: 8,9
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- Cestos ExtraComfort e gaveta para talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
- Comunicação fácil com a máquina de lavar louça via WiFiConn@ct

**6 meses de detergente grátis\***

N.º de material: 11870480  
 Código EAN: 4002516464280  
 PVP recomendado: 1.599 €



## Máquina de lavar louça G 7160 SCVi AutoDos

- Máquina de lavar louça de integrar completamente
- Capacidade para 14 serviços
- 8 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 44 dB(A) re 1 pW
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta após lavagem
- Sistema AutoDos: dosagem automática de detergente com PowerDisk integrado
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO em kWh: 64
- Consumo de água no programa ECO em litros: 8,4
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- Cestos ComfortPlus e gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Comunicação fácil com a máquina de lavar louça via WiFiConn@ct

**6 meses de detergente grátis\***

N.º de material: 11780910  
 Código EAN: 4002516436911  
 PVP recomendado: 1.649 €

## Máquina de lavar louça G 7110 SC CLST AutoDos

**-100 €**

- Em aço inoxidável CleanSteel

**6 meses de detergente grátis\***

N.º de material: 11780860  
 Código EAN: 4002516436881  
 PVP recomendado: 1.349 €  
**Preço promocional: 1.249 €**

## Máquina de lavar louça G 7410 SC CLST AutoDos

- Em aço inoxidável CleanSteel

**6 meses de detergente grátis\***

N.º de material: 11870490  
 Código EAN: 4002516464297  
 PVP recomendado: 1.699 €

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.

Consultar disponibilidade de stock

\* Promoção válida até 30.09.2022. Consulte condições em [www.miele.pt](http://www.miele.pt).



## AutoDos

**Exclusivo Miele**

O melhor sistema de limpeza: AutoDos é o primeiro sistema de dosagem automática do mundo com PowerDisk integrado<sup>1)</sup>. A máquina de lavar louça e o detergente em pó granulado exclusivo são assim doseados com precisão de acordo com o programa e o grau de sujidade da louça.

Desfrute da liberdade máxima: um PowerDisk é suficiente para uma média de 20 lavagens<sup>2)</sup> sem necessidade de reabastecer. E doseia sempre a quantidade certa de detergente em pó granulado.

<sup>1)</sup> Patente: EP2850990, US9962062

<sup>2)</sup> No programa ECO 50 °C



# Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

Vantagens\* dos aparelhos de frio de instalação livre



## PerfectFresh Pro

Frescura prolongada: com a temperatura ideal e alta humidade do ar, fruta e vegetais duram até 5 vezes mais tempo.



## Click2Open

Abertura fácil: mesmo os aparelhos sem puxador podem ser facilmente abertos através de um simples gesto.



## NoFrost

Nunca mais vai ter de descongelar o compartimento: com a refrigeração por ventilação não ocorre a formação de gelo no interior, o que evita o descongelamento.



## Blackboard edition

Personalização: pode escrever, pintar ou desenhar com giz na frente do aparelho.



## DynaCool

A função DynaCool encarrega-se da circulação homogénea do ar através do ventilador integrado, de forma a garantir uma distribuição ideal da temperatura e grau de humidade, independentemente do lugar onde coloca os seus alimentos.



## DailyFresh

Maior frescura para fruta e legumes: a gaveta espaçosa com humidade ajustável.

# Combinados



## Combinado KFN 28132 D ws

**-250 €**

- Combinado de instalação livre branco
- Sistema de abertura integrado na porta
- Iluminação LED do frigorífico
- Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
- Função SuperCool para arrefecer rapidamente grandes quantidades de alimentos
- Função SuperFrost para congelar rapidamente alimentos frescos
- Sistema NoFrost
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Capacidade útil total de 310 litros
- Nível de ruído de 40 dB
- Medidas (A x L x P): 1861 x 600 x 657 mm

N.º de material: 10622020  
Código EAN: 4002515811863  
PVP recomendado: 1.049 €

**Preço promocional: 799 €**



## Combinado KFN 28133 D ws

**-270 €**

- Combinado de instalação livre branco
- Sistema de abertura integrado na porta
- Iluminação LED do frigorífico
- Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
- Função SuperCool para arrefecer rapidamente grandes quantidades de alimentos
- Função SuperFrost para congelar rapidamente alimentos frescos
- Sistema NoFrost
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Capacidade útil total de 310 litros
- Nível de ruído de 39 dB
- Medidas (A x L x P): 1861 x 600 x 657 mm

N.º de material: 10622110  
Código EAN: 4002515812082  
PVP recomendado: 1.149 €

**Preço promocional: 879 €**



## Combinado KFN 28133 D edt/cs

**-270 €**

- Combinado de instalação livre em inox
- Sistema de abertura integrado na porta
- Iluminação LED do frigorífico
- Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
- Função SuperCool para arrefecer rapidamente grandes quantidades de alimentos
- Função SuperFrost para congelar rapidamente alimentos frescos
- Sistema NoFrost
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Capacidade útil total de 310 litros
- Nível de ruído de 39 dB
- Medidas (A x L x P): 1861 x 600 x 657 mm

N.º de material: 10622130  
Código EAN: 4002515812099  
PVP recomendado: 1.249 €

**Preço promocional: 979 €**

# Combinados



## Combinado KFN 29162 D ws

**-250 €**

- Combinado de instalação livre branco
- Sistema de abertura integrado na porta
- Iluminação LED do frigorífico
- Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
- Tecnologia SuperCool para arrefecimento rápido de grandes quantidades de alimentos
- Tecnologia SuperFrost para congelação rápida de grandes quantidades de alimentos
- Sistema NoFrost para anular a descongelação manual do congelador
- Prateleiras ComfortClean aptas para lavagem na máquina de lavar louça
- Capacidade útil total de 344 litros
- Nível de ruído de 40 dB
- Medidas (A x L x P): 2011 x 600 x 657 mm

### Suporte para garrafas grátis

N.º de material: 11213670  
Código EAN: 4002516168218  
PVP recomendado: 1.099 €

**Preço promocional: 849 €**



## Combinado KFN 29162 D edt/cs

**-250 €**

- Combinado de instalação livre inox
- Sistema de abertura integrado na porta
- Iluminação LED do frigorífico
- Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
- Tecnologia SuperCool para arrefecimento rápido de grandes quantidades de alimentos
- Tecnologia SuperFrost para congelação rápida de grandes quantidades de alimentos
- Sistema NoFrost para anular a descongelação manual do congelador
- Prateleiras ComfortClean aptas para lavagem na máquina de lavar louça
- Capacidade útil total de 344 litros
- Nível de ruído de 40 dB
- Medidas (A x L x P): 2011 x 600 x 657 mm

### Suporte para garrafas grátis

N.º de material: 11213680  
Código EAN: 4002516168225  
PVP recomendado: 1.199 €

**Preço promocional: 949 €**



## Combinado KFN 29133 D ws

**-300 €**

- Combinado de instalação livre branco
- Sistema de abertura integrado na porta
- Iluminação LED do frigorífico
- Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
- Tecnologia SuperCool para arrefecimento rápido de grandes quantidades de alimentos
- Tecnologia SuperFrost para congelação rápida de grandes quantidades de alimentos
- Sistema NoFrost para anular a descongelação manual do congelador
- Prateleiras ComfortClean aptas para lavagem na máquina de lavar louça
- Capacidade útil total de 344 litros
- Nível de ruído de 39 dB
- Medidas (A x L x P): 2011 x 600 x 657 mm

N.º de material: 10622540  
Código EAN: 4002515812433  
PVP recomendado: 1.199 €

**Preço promocional: 899 €**

# Combinados




## Combinado KFN 29133 D edt/cs

**-300 €**

- Combinado de instalação livre em inox
- Sistema de abertura integrado na porta
- Iluminação LED do frigorífico
- Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
- Tecnologia SuperCool para arrefecimento rápido de grandes quantidades de alimentos
- Tecnologia SuperFrost para congelação rápida de grandes quantidades de alimentos
- Sistema NoFrost para anular a descongelação manual do congelador
- Prateleiras ComfortClean aptas para lavagem na máquina de lavar louça
- Capacidade útil total de 344 litros
- Nível de ruído de 39 dB
- Medidas (A x L x P): 2011 x 600 x 657 mm

N.º de material: 10622570  
Código EAN: 4002515812440  
PVP recomendado: 1.299 €

**Preço promocional: 999 €**




## Combinado KFN 29233 D ws

**-250 €**

- Combinado de instalação livre branco
- Sistema de abertura Click2Open
- Iluminação LED do frigorífico
- Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
- Gaveta de frescos DailyFresh com nível de humidade regulável
- Gaveta CompactCase
- Tecnologia SuperCool para arrefecimento rápido de grandes quantidades de alimentos
- Tecnologia SuperFrost para congelação rápida de grandes quantidades de alimentos
- Sistema NoFrost para anular a descongelação manual do congelador
- Prateleiras ComfortClean aptas para lavagem na máquina de lavar louça
- Interior XL
- Capacidade útil total de 365 litros
- Nível de ruído de 36 dB
- Medidas (A x L x P): 2011 x 600 x 675 mm

N.º de material: 10153960  
Código EAN: 4002515597613  
PVP recomendado: 1.549 €

**Preço promocional: 1.299 €**



## Combinado KFN 29233 D edt/cs

**-250 €**

- Combinado de instalação livre em inox
- Sistema de abertura Click2Open
- Iluminação LED do frigorífico
- Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
- Gaveta de frescos DailyFresh com nível de humidade regulável
- Gaveta CompactCase
- Tecnologia SuperCool para arrefecimento rápido de grandes quantidades de alimentos
- Tecnologia SuperFrost para congelação rápida de grandes quantidades de alimentos
- Sistema NoFrost para anular a descongelação manual do congelador
- Prateleiras ComfortClean aptas para lavagem na máquina de lavar louça
- Interior XL
- Capacidade útil total de 365 litros
- Nível de ruído de 36 dB
- Medidas (A x L x P): 2011 x 600 x 675 mm

N.º de material: 10153970  
Código EAN: 4002515597620  
PVP recomendado: 1.699 €

**Preço promocional: 1.449 €**

# Combinados




## Combinado KFN 29233 D bb

- Combinado de instalação livre
- Revestimento com efeito ardósia Blackboard
- Sistema de abertura Click2Open
- Iluminação LED do frigorífico
- Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
- Gaveta de frescos DailyFresh com nível de humidade regulável
- Gaveta CompactCase
- Tecnologia SuperCool para arrefecimento rápido de grandes quantidades de alimentos
- Tecnologia SuperFrost para congelação rápida de grandes quantidades de alimentos
- Sistema NoFrost para anular a descongelação manual do congelador
- Prateleiras ComfortClean aptas para lavagem na máquina de lavar louça
- Interior XL
- Capacidade útil total de 365 litros
- Nível de ruído de 36 dB
- Medidas (A x L x P): 2011 x 600 x 675 mm

N.º de material: 10242900  
Código EAN: 4002515639023  
PVP recomendado: 1.849 €

**Preço promocional: 1.599 €**

**-250 €**




## Combinado KFN 29283 D edt/cs

- Combinado de instalação livre em inox
- Sistema de abertura Click2Open
- Iluminação LED do frigorífico
- Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
- Gaveta de frescos PerfectFresh com níveis de temperatura e humidade otimizados
- Tecnologia SuperCool para arrefecimento rápido de grandes quantidades de alimentos
- Tecnologia SuperFrost para congelação rápida de grandes quantidades de alimentos
- Sistema NoFrost para anular a descongelação manual do congelador
- Prateleiras ComfortClean aptas para lavagem na máquina de lavar louça
- Interior XL
- Capacidade útil total de 350 litros
- Nível de ruído de 36 dB
- Medidas (A x L x P): 2011 x 600 x 675 mm

N.º de material: 10153920  
Código EAN: 4002515597491  
PVP recomendado: 1.799 €

**Preço promocional: 1.549 €**

**-250 €**



## Combinado KFN 29683 D brws

- Combinado de instalação livre
- Frente em vidro Brilliant White
- Sistema de abertura Click2Open
- Iluminação LED do frigorífico
- Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
- Gaveta de frescos PerfectFreshPro para manter a frescura
- Tecnologia SuperCool para arrefecimento rápido de grandes quantidades de alimentos
- Tecnologia SuperFrost para congelação rápida de grandes quantidades de alimentos
- Sistema NoFrost para anular a descongelação manual do congelador
- Prateleiras ComfortClean aptas para lavagem na máquina de lavar louça
- Interior XL
- Capacidade útil total de 350 litros
- Nível de ruído de 36 dB
- Medidas (A x L x P): 2011 x 600 x 685 mm

N.º de material: 10243110  
Código EAN: 4002515639153  
PVP recomendado: 2.849 €

**Preço promocional: 2.499 €**

**-350 €**



**-350 €**

**Combinado**

**KFN 29683 D obsw**

- Combinado de instalação livre
- Frente em vidro Obsidian Black
- Sistema de abertura Click2Open
- Iluminação LED do frigorífico
- Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
- Gaveta de frescos PerfectFreshPro para manter a frescura
- Tecnologia SuperCool para arrefecimento rápido de grandes quantidades de alimentos
- Tecnologia SuperFrost para congelação rápida de grandes quantidades de alimentos
- Sistema NoFrost para anular a descongeção manual do congelador
- Prateleiras ComfortClean aptas para lavagem na máquina de lavar louça
- Interior XL
- Capacidade útil total de 350 litros
- Nível de ruído de 36 dB
- Medidas (A x L x P): 2011 x 600 x 685 mm

N.º de material: 10243100


Código EAN: 4002515639146

PVP recomendado: 2.849 €

**Preço promocional: 2.499 €**



# Frigoríficos para Side-by-Side



## Frigorífico para Side-by-Side K 28202 D ws

- Frigorífico de instalação livre para instalação Side-by-side
- Visor tátil TouchControl
- Sistema de abertura fácil com puxador EasyOpen
- Iluminação LED
- Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
- Prateleiras ComfortClean aptas para lavagem na máquina de lavar louça
- Sinal acústico e ótico da porta
- Capacidade útil total de 385 litros
- Nível de ruído de 33 dB
- Medidas (A x L x P): 1850 x 600 x 622 mm

N.º de material: 10243420  
Código EAN: 4002515639269  
PVP recomendado: 1.049 €

## Frigorífico para Side-by-Side K 28202 edt/cs


N.º de material: 10243430  
Código EAN: 4002515639276  
PVP recomendado: 1.199 €



## Frigorífico para Side-by-Side KS 28423 edt/cs

- Frigorífico de instalação livre para instalação Side-by-side
- Visor tátil FreshTouch
- Sistema de abertura Click2Open
- Iluminação LED ajustável FlexiLight
- Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
- Gaveta de frescos DailyFresh com nível de humidade regulável
- Modo Festa e Modo Férias
- Prateleiras ComfortClean aptas para lavagem na máquina de lavar louça
- Função de bloqueio e sinal acústico e ótico da porta
- Interior XL
- Capacidade útil total de 395 litros
- Nível de ruído de 37 dB
- Medidas (A x L x P): 1850 x 600 x 675 mm

N.º de material: 10804770  
Código EAN: 4002515954317  
PVP recomendado: 1.899 €



## Frigorífico para Side-by-Side KS 28463 bb

- Frigorífico de instalação livre para instalação Side-by-side
- Revestimento com efeito ardósia Blackboard
- Visor tátil FreshTouch
- Sistema de abertura Click2Open
- Iluminação LED ajustável FlexiLight
- Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
- Gaveta de frescos PerfectFreshPro para manter a frescura durante muito mais tempo
- Modo Festa e Modo Férias
- Prateleiras ComfortClean aptas para lavagem na máquina de lavar louça
- Função de bloqueio e sinal acústico e ótico da porta
- Interior XL
- Capacidade útil total de 372 litros
- Nível de ruído de 36 dB
- Medidas (A x L x P): 1850 x 600 x 675 mm

N.º de material: 10804790  
Código EAN: 4002515954331  
PVP recomendado: 2.399 €

## Frigorífico para Side-by-side KS 28463 edt/cs

N.º de material: 10804780  
Código EAN: 4002515954324  
PVP recomendado: 2.349 €

# Congeladores para Side-by-Side e de instalação livre



## Congelador para Side-by-Side FN 28262 ws

- Congelador de instalação livre para instalação Side-by-side
- Visor tátil TouchControl
- Iluminação LED
- Sistema de abertura fácil com puxador EasyOpen
- Sistema NoFrost para anular a descongelção manual do congelador
- Sinal acústico e ótico da porta e de temperatura
- Capacidade útil total de 268 litros
- Nível de ruído de 41 dB
- Medidas (A x L x P): 1850 x 600 x 630 mm

N.º de material: 10243260  
Código EAN: 4002515639245  
PVP recomendado: 1.049 €

## Congelador para Side-by-Side FN 28262 edt/cs

N.º de material: 10243300  
Código EAN: 4002515639252  
PVP recomendado: 1.149 €



## Congelador para Side-by-Side FNS 28463 bb

- Congelador de instalação livre para instalação Side-by-side
- Visor tátil FreshTouch
- Sistema de abertura Click2Open
- Iluminação LED
- Sistema NoFrost para anular a descongelção manual do congelador
- IceMaker com ligação direta à água
- Sinal acústico e ótico da porta e de temperatura
- Interior XL
- Capacidade útil total de 277 litros
- Nível de ruído de 37 dB
- Medidas (A x L x P): 1850 x 600 x 675 mm
- Kit de união Side-by-side incluído

N.º de material: 10805090  
Código EAN: 4002515954379  
PVP recomendado: 2.169 €

## Congelador para Side-by-Side FNS 28463 edt/cs

N.º de material: 10805070  
Código EAN: 4002515954362  
PVP recomendado: 2.069 €



## Congelador de instalação livre FN 28263 ws

- Congelador de instalação livre
- Visor tátil FreshTouch
- Sistema de abertura Click2Open
- Iluminação LED
- Sistema NoFrost para anular a descongelção manual do congelador
- Sinal acústico e ótico da porta e de temperatura
- Interior XL
- Capacidade útil total de 277 litros
- Nível de ruído de 38 dB
- Medidas (A x L x P): 1850 x 600 x 675 mm

N.º de material: 10243230  
Código EAN: 4002515639221  
PVP recomendado: 1.349 €

# Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

## Vantagens\* dos fornos multifunções de encastrar



### Eficiência energética

Os fornos da Miele, tal como todos os outros eletrodomésticos, estão dotados de uma elevada eficiência energética para obter os mais baixos consumos, mesmo em altos níveis de desempenho.



### Programas automáticos

A Miele aposta na inovação no mundo da cozinha, com novas funcionalidades dentro de cada gama que visam melhorar a experiência culinária dos utilizadores. Garanta uma confeção perfeita com o mínimo esforço ao usar programas automáticos.



### Conectividade total

Desfrute da nossa ampla gama com Wi-Fi integrado. Com a app Miele@mobile, poderá sempre desfrutar da comodidade de comprar novos produtos, receber assistência remota, ou controlar o estado dos seus aparelhos Miele a qualquer momento.



### Cozinhar com clima

Consiga resultados profissionais de modo muito simples com apoio de humidade: ao cozinhar com clima são libertados jatos de vapor para o interior do forno. O pão e as carcaças ficam fofos por dentro, tostados e estaladiços uniformemente por fora e sabem como se acabassem de sair da padaria. Particularmente prático: pode programar os jatos de vapor de forma temporizada e operar, deste modo, de forma completamente flexível. Até vários programas automáticos recorrem ao cozinhar com clima para melhores resultados.



### Programações de tempo


Decida quando deve estar pronto e descontrainha: basta definir a hora de início, a hora final ou a duração do processo de confeção. Este terminará automaticamente assim que o tempo de confeção acabar. O temporizador é útil em várias situações. E não fica por aí: em caso de falhas de corrente, a hora definida é guardada durante 150 horas.



### Calhas telescópicas FlexiClip

Graças às calhas telescópicas, os tabuleiros e as grelhas podem ser extraídos em toda a sua longitude do interior do forno e mantêm-se estáveis em qualquer posição.

# Fornos multifunções ContourLine



## Forno multifunções H 7164 B ContourLine

**-300 €**

- Volume interior de 76 litros
- Revestimento em aço inoxidável com acabamento antidedadas CleanSteel
- Eficiência energética A+
- Visor DirectSensor S
- Temporizador
- Indicação do progresso até à temperatura desejada
- Modo de funcionamento Cozinhar com clima
- Conectividade com a app Miele@mobile
- Interior do forno com acabamento PerfectClean e parede traseira com revestimento catalítico regenerável
- Porta CleanGlass com 3 vidros
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Tabuleiros universal e de pastelaria com PerfectClean, grelha e calhas telescópicas FlexiClip incluídos

**Livro de receitas grátis com mais 120 receitas**

N.º de material: 11129510  
 Código EAN: 4002516179900  
 PVP recomendado: 1.679 €  
**Preço promocional: 1.379 €**

## Forno multifunções H 7162 B ContourLine

**-200 €**

- Volume interior de 76 litros
- Revestimento em aço inoxidável com acabamento antidedadas CleanSteel
- Eficiência energética A+
- Visor DirectSensor S
- Temporizador
- Indicação do progresso até à temperatura desejada
- Sonda de temperatura com fios
- Interior do forno com acabamento PerfectClean e parede traseira com revestimento catalítico regenerável
- Porta CleanGlass com 3 vidros
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Tabuleiros universal e de pastelaria com PerfectClean, grelha e calhas telescópicas FlexiClip incluídos

**Livro de receitas grátis com mais de 120 receitas**

N.º de material: 11614630  
 Código EAN: 4002516389729  
 PVP recomendado: 1.379 €  
**Preço promocional: 1.179 €**

## H 7164 BP ContourLine

**-250 €**

- Limpeza pirolítica
- Porta CleanGlass com 4 vidros

**Livro de receitas grátis com mais 120 receitas**

N.º de material: 11129520  
 Código EAN: 4002516180401  
 PVP recomendado: 2.029 €  
**Preço promocional: 1.779 €**

## H 7162 BP ContourLine\*

**-200 €**


- Limpeza pirolítica
- Porta CleanGlass com 4 vidros

**Livro de receitas grátis com mais de 120 receitas**

N.º de material: 11614640  
 Código EAN: 4002516389590  
 PVP recomendado: 1.679 €  
**Preço promocional: 1.479 €**



# Fornos multifunções Active e ContourLine



## Forno multifunções Active H 2265-1 B

**-70 €**

- Volume interior de 76 litros
- Revestimento em aço inoxidável com acabamento antidedadas CleanSteel
- Eficiência energética A+
- Visor EasyControl
- Temporizador
- Indicação do progresso até à temperatura desejada
- Interior do forno com acabamento PerfectClean e parede traseira com revestimento catalítico regenerável
- Porta CleanGlass com 3 vidros
- Tabuleiro universal com PerfectClean e grelha incluídos

N.º de material: 11129280  
Código EAN: 4002516178996  
PVP recomendado: 619 €

**Preço promocional: 549 €**


## H 2265-1 BP Active

**-100 €**

- Limpeza pirolítica
- Porta CleanGlass com 4 vidros

N.º de material: 11129290  
Código EAN: 4002516180012  
PVP recomendado: 849 €

**Preço promocional: 749 €**



## Forno multifunções Active H 2267-1 B

**-80 €**

- Volume interior de 76 litros
- Revestimento em aço inoxidável com acabamento antidedadas CleanSteel
- Eficiência energética A+
- Visor EasyControl
- Temporizador
- Indicação do progresso até à temperatura desejada
- Interior do forno com acabamento PerfectClean e parede traseira com revestimento catalítico regenerável
- Porta CleanGlass com 3 vidros
- Tabuleiro universal com PerfectClean, grelha e calhas telescópicas FlexiClip incluídos

N.º de material: 11129300  
Código EAN: 4002516180029  
PVP recomendado: 679 €

**Preço promocional: 599 €**


## H 2267-1 BP Active

**-100 €**

- Limpeza pirolítica
- Porta CleanGlass com 4 vidros

N.º de material: 11129310  
Código EAN: 4002516179924  
PVP recomendado: 899 €

**Preço promocional: 799 €**



## Forno multifunções ContourLine H 2760-2 B

- Volume interior de 76 litros
- Eficiência energética A+
- Visor EasyControl
- Temporizador
- Indicação do progresso até à temperatura desejada
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Interior do forno com acabamento PerfectClean e parede traseira com revestimento catalítico regenerável
- Porta CleanGlass com 3 vidros
- Tabuleiro universal com PerfectClean, calhas telescópicas FlexiClip e grelha incluídos

### Pedra Gourmet grátis

N.º de Material: 11955890  
Código EAN: 4002516521792  
PVP recomendado: 1.129 €

## H 2760-2 BP ContourLine

- Limpeza pirolítica
- Porta CleanGlass com 4 vidros

### Pedra Gourmet grátis

N.º de Material: 11955910  
Código EAN: 4002516521808  
PVP recomendado: 1.379 €

# Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

## Caraterísticas principais das placas de indução Miele\*




### Placa e exaustor conectados

Com a Con@ctivity 3.0, a maioria das placas da Geração 7000 comunicam diretamente com o exaustor.



### Indução total

Cozinhe com a máxima flexibilidade graças à placa de indução total, com a qual terá a liberdade de cozinhar em qualquer zona da placa e de mover a qualquer momento o seu recipiente sem perder as suas configurações.



### SmartSelect

Rápido e intuitivo: os níveis de potência e tempos são ajustados diretamente em cada zona de cozinhar.



### Seleção intuitiva e inteligente

Os comandos SmartSelect permitem selecionar o nível de potência e definir um temporizador de forma intuitiva. Cada zona de cozinhar tem a sua própria sequência numérica retroiluminada, o que facilita a sua leitura desde qualquer ângulo.



### Exclusivo Miele TwinBooster


A função TwinBooster, um exclusivo da Miele, permite uma maior versatilidade na hora de cozinhar, com uma potência máxima de até 3,7 kW nas zonas de cozinhar de maiores dimensões.



### PowerFlex

Insuperável, rápido e flexível: os recipientes grandes aquecem sem problemas.

# Placas de indução



## Placa de indução KM 7200 FR

**-100 €**

- Moldura em aço inoxidável
- 3 zonas de cozinhar e uma zona grande de cozinhar com 28 cm
- Interface fácil de usar EasySelect
- Função Stop&Go
- Booster em todas as zonas de cozinhar
- Desligar de segurança e função de bloqueio
- Medidas da placa (A x L x P): 510 x 574 x 504 mm
- Medidas do nicho (L x P): 560 x 490 mm

N.º de Material: 11218080  
Código EAN: 4002516201618  
PVP recomendado: 799 €

**Preço promocional: 699 €**



## Placa de indução KM 7201 FR

**-100 €**

- Moldura em aço inoxidável
- 4 zonas de cozinhar
- Interface fácil de usar EasySelect
- Função Stop&Go
- TwinBooster em todas as zonas de cozinhar
- Desligar de segurança e função de bloqueio
- Medidas da placa (A x L x P): 510 x 574 x 504 mm
- Medidas do nicho (L x P): 560 x 490 mm

N.º de material: 11218090  
Código EAN: 4002516201571  
PVP recomendado: 899 €

**Preço promocional: 799 €**



## Placa de indução KM 7464 FR

**-180 €**

- Moldura em aço inoxidável
- 4 zonas de cozinhar e uma zona PowerFlex
- Interface rápida de usar ComfortSelect
- Função Stop&Go
- TwinBooster em todas as zonas de cozinhar
- Comunicação direta com o exaustor via Wi-Fi Con@ctivity 3.0
- Desligar de segurança e função de bloqueio
- Medidas da placa (A x L x P): 520 x 626 x 526 mm
- Medidas do nicho (L x P): 560 x 490 mm

N.º de material: 11419290  
Código EAN: 4002516283881  
PVP recomendado: 1.259 €

**Preço promocional: 1.079 €**

# Placas de indução



## Placa de indução KM 7464 FL

**-250 €**

- Instalação à face e sobre a bancada
- 4 zonas de cozinhar e uma zona PowerFlex
- Interface rápida de usar ComfortSelect
- Função Stop&Go
- TwinBooster em todas as zonas de cozinhar
- Comunicação direta com o exaustor via Wi-Fi Con@ctivity 3.0
- Desligar de segurança e função de bloqueio
- Medidas da placa (A x L x P): 510 x 620 x 520 mm
- Medidas do nicho para instalação à face (L x P): 624 x 524 mm
- Medidas do nicho para instalação sobre a bancada (L x P): 600 x 500 mm

N.º de material: 11218150  
Código EAN: 4002516201724  
PVP recomendado: 1.329 €

**Preço promocional: 1.079 €**



## Placa de indução total KM 7667 FL

- Instalação à face ou sobre a bancada
- Placa de indução total
- Interface prática e intuitiva: SmartSelect
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Função Stop&Go
- Função TwinBooster em todas as zonas
- Desligar de segurança e função de bloqueio
- Visor amarelo
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 620 x 51 x 520
- Medidas do nicho em mm (L x P): 600 x 500

N.º de material: 11218180  
Código EAN: 4002516185277  
PVP recomendado: 1.929 €

# Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

## Caraterísticas principais dos exaustores Miele\*



### Iluminação LED HighPower

Iluminação ecológica e extremamente duradoura: com apenas 3 W, ilumina toda a área de cozinhar com uma luz quente e natural.



### Tempo de funcionamento suplementar

Ar ambiente livre de odores: depois do fim da confeção, o motor continua a funcionar durante 5 ou 15 minutos, desligando-se automaticamente no final do tempo definido.



### Filtro de gorduras de aço inoxidável

Os exaustores da Miele têm um filtro de aço inoxidável de 10 camadas. Os revestimentos e as molduras dos filtros são de aço inoxidável de grande qualidade. O filtro não descolora ao lavar na máquina de lavar louça. Assim, os filtros da Miele conservam a sua qualidade durante muito tempo.



### Miele CleanCover

Proteção e limpeza simples: o espaço interior fechado e liso impede o contacto com o sistema eletrónico e o motor.



### Filtro de carvão ativado NoSmell

Nos exaustores Miele com sistema de recirculação de ar é utilizado também, além do filtro de gorduras, um filtro de carvão ativado NoSmell. Este filtro é capaz de conter os odores de forma eficiente durante muito tempo.




### Desligar de segurança

Depois de 10 horas de funcionamento, o exaustor desliga-se automaticamente. Assim, é garantida uma grande segurança, incluindo em caso de erros de operação.

\* Equipamento depende do modelo.

# Exaustores



## Exaustor DAS 2620 EDST


- Exaustor de 60 cm de largura com pala extensível
- Apto para saída de ar ou recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma limpeza interior fácil e segura
- Filtros de aço inoxidável de 10 camadas aptos para lavagem na máquina de lavar louça
- Controlo fácil através de teclas seletoras com LED
- Muito silencioso, nível máximo de ruído de 68 dB
- Potência de 555 m<sup>3</sup>/h no nível Intensivo
- Filtros contra odores para circulação não incluídos:
- Conjunto de iniciação filtro Active + suporte: DKFS 31-P (11793530)
- Conjunto de iniciação regenerável Longlife + suporte: DKFS 31-R (11793540)

N.º de material: 12011220  
Código EAN: 4002516569749  
PVP recomendado: 599 €

## Exaustor DAS 2920

- Exaustor de 90 cm de largura com pala extensível

N.º de material: 12011230  
Código EAN: 4002516569831  
PVP recomendado: 699 €



## Exaustor PUR 98 W EDST

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar ou recirculação
- Iluminação LED de baixo consumo (3\*3 W)
- CleanCover para uma limpeza interior fácil e segura
- Filtros de aço inoxidável de 10 camadas aptos para lavagem na máquina de lavar louça
- Controlo fácil através de teclas seletoras com LED
- Nível máximo de ruído de 67 dB
- Potência de 650 m<sup>3</sup>/h no nível Intensivo
- Filtros contra odores para circulação não fornecidos:
- Filtro Active: DKF12-P (11762580); filtro regenerável Longlife DKF12-R (10271450)



N.º de material: 10383640  
Código EAN: 4002515710791  
PVP recomendado: 999 €

## PUR 68 W EDST

- Exaustor de parede com 60 cm de largura

N.º de material: 10351360  
Código EAN: 4002515710784  
PVP recomendado: 949 €

# Exaustores



## DA 9091 W OBSW

- Exaustor de parede
- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 69 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 605 m<sup>3</sup>/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 880 x 500 x 260 mm
- Filtros contra odores para funcionamento em circulação não fornecidos: filtro Active DKF 29-P (11292130); filtro regenerável Longlife DKF 29-R (11295570)

## DA 9091 W GRGR


- Exaustor de parede
- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 69 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 605 m<sup>3</sup>/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 880 x 500 x 260 mm
- Filtros contra odores para funcionamento em circulação não fornecidos: filtro Active DKF 29-P (11292130); filtro regenerável Longlife DKF 29-R (11295570)

N.º de material: 11683940  
Código EAN: 4002516400752  
PVP recomendado: 999 €


N.º de material: 11683950  
Código EAN: 4002516400035  
PVP recomendado: 999 €

# Esquemas de montagem


Esquema geral máquinas de lavar louça




Esquema geral de instalação dos fornos




KM 7201 FR




KM 7464 FR




KM 7464 FL (instalação sobre a bancada)



KM 7464 FL (instalação à face)




DAS 2620 EDST e DAS 2920 EDST




DAS 2920 EDST: todas as dimensões são iguais, exceto a largura do exaustor (896 mm)

PUR 98 W EDST



PUR 68 W EDST: todas as dimensões são iguais, exceto a largura do exaustor (598 mm)

DA 9091



# Acessórios e consumíveis



## Set 6x Ultraphase ou Ultraphase Sensitive (5+1 de oferta) <sup>(1)</sup>

Para cores brilhantes e roupa branca perfeita

Preço Ultraphase: 74,99 €  
Preço Ultraphase Sensitive: 79,99 €



## Set 5x UltraPhase ou Ultraphase Sensitive + CottonRepair Caps (de oferta) <sup>(3)</sup>

Para cores brilhantes, roupa branca perfeita e roupa de algodão como nova

Preço Ultraphase: 74,99 €  
Preço Ultraphase Sensitive: 79,99 €



## Set 3x Ultracolor + 1x Ultrawhite <sup>(2)</sup>

Muito eficaz contra as nódoas, mesmo a baixas temperaturas.

PVP recomendado: 63,99 €  
Preço promocional: 39,99 €



## Assadeira HUB 5001-M <sup>(4)</sup>

20% de desconto também nos modelos: HUB 5001-M; HUB62-22; HUB62-35; HUB 5001-XL; KMTS 5704-2 (consultar preços nas condições gerais da Miele)

PVP recomendado: 259 €  
Preço promocional: 209 €



## Ultratabs 120 <sup>(4)</sup>

Resultados perfeitos, mesmo com sujidade difícil

PVP recomendado: 37,99 €  
Preço promocional: 27,99 €



## Set 1x Intenseclean + 2x Dishclean <sup>(5)</sup>

Para uma limpeza higiénica da máquina de lavar louça

PVP recomendado: 34,99 €  
Preço promocional: 27,99 €

(1) Preço promocional válido de 01.04.2022 até 30.06.2022

(2) Preço promocional válido até esgotar stock

(3) Preço promocional válido de 01.07.2021 até 30.09.2022

(4) Preço promocional de 01.05.2022 até 31.07.2022

(5) Preço promocional válido até 31.05.2022

**Miele Portuguesa, Lda.**

Av. do Forte, 5

2790 - 073 Carnaxide

Telefone: 21 424 81 00

Website: [www.miele.pt](http://www.miele.pt)

**Serviço de Apoio ao Cliente**

**[info@miele.pt](mailto:info@miele.pt)**

Siga-nos nos canais da Miele Portugal:

