Míele Qualidade e design Miele: os aliados perfeitos na sua cozinha.

Eletrodomésticos que respeitam o ambiente

A sustentabilidade e o desenvolvimento de produtos eficientes fazem parte da tradição da Miele há mais de 120 anos. Graças à escolha consciente dos materiais, os aparelhos da Miele caraterizam-se pela sua longevidade e elevada capacidade de reciclagem.

As chaves para uma secagem eficiente

Todas as novas máquinas de secar roupa da nova geração T1 apresentam uma tecnologia de bomba de calor eficiente em termos energéticos e alcançam uma classe de eficiência de, no mínimo, A++. Com EcoSpeed, pode secar a sua roupa ainda mais rapidamente e com a melhor classe de eficiência energética A+++. Por isso, esta nova máquina com bomba de calor também representa um grande avanço em termos de conservação de recursos: é utilizado um processo de fabrico inovador para muitas peças de plástico. Isto poupa até 30% de material durante a produção. Além disso, a maioria das máquinas de secar roupa funcionam com o refrigerante natural R290, completamente isento de HFC e, por isso, minimiza o potencial de aquecimento global.

Uma lavagem mais sustentável

A maioria das máquinas de lavar roupa da Miele já alcançam a classe de eficiência energética mais elevada em conformidade com a nova etiqueta energética e são, por isso, muito ecológicas. No entanto, os nossos eletrodomésticos não são só ecológicos no papel: todas as máquinas de lavar roupa da Miele têm um controlo automático da carga. Este sistema analisa a carga atual e não utiliza mais água e eletricidade do que o necessário. A função EcoFeedback fornece informações precisas sobre o consumo de eletricidade e água do seu eletrodoméstico.







TwinDos^{®1)} – Inovação para os melhores resultados.



O Instituto Hohenstein examinou as caraterísticas do sistema de dosagem automático de 2 fases em conjunto com o detergente de lavagem Miele UltraPhase 1 e UltraPhase 2. O excelente efeito de lavagem foi confirmado em relação à remoção de nódoas, brancura, antienvelhecimento e à precisão de dosagem.



O sistema de 2 fases da Miele lava melhor e de forma mais eficaz do que os detergentes líquidos normais que não contêm agentes branqueadores, uma vez que estes destruiriam as outras substâncias ativas. O Ultra-Phase 1 e 2 são acondicionados e doseados em separado, por isso, é possível usar agentes branqueadores no sistema Twin-Dos®. As substâncias ativas do Ultra-Phase 1 dissolvem a sujidade e eliminam as nódoas de, p. ex., óleos e gorduras, proteínas e amidos.



Com UltraPhase 2, o agente branqueador é adicionado no processo de lavagem no momento ideal e elimina mesmo as nódoas mais persistentes como, por exemplo, café, chá, sumos de fruta ou vinho tinto. Aceda a www.miele.pt (Produtos, Produtos de limpeza Miele) e conheça o trabalho do laboratório químico da Miele e o desempenho de limpeza do UltraPhase 1 e do UltraPhase 2.



Os nossos UltraPhase 1 e UltraPhase 2 e Sensitive estão agora disponíveis como detergente líquido para peles sensíveis, sem quaisquer fragrâncias ou corantes. Proteja a sua pele e evite alergias. A roupa fica limpa e cuidada, como sempre.

¹⁾ Patente: EP 2 784 205



Que caraterísticas se adaptam melhor às suas necessidades?

Vantagens* das máquinas de lavar roupa



Exclusivo Miele TwinDos®1)

O melhor sistema de detergente líquido.

TwinDos® doseia a quantidade necessária de UltraPhase 1 no momento certo do processo de lavagem. Além disso, o Twin-Dos® realiza uma dosagem tão precisa que permite poupar até 30% de detergente em relação a uma dosagem manual.



Eficiência e higiene

Comprovado: graças ao TwinDos® e PowerWash, mais de 99,9 %²⁾ dos vírus, como o coronavírus, são eliminados de forma fiável.



PowerWash

Excelente desempenho de lavagem e rapidez aliada à mais elevada eficiência energética para cargas grandes e pequenas.



Exclusivo Testado para 20 anos de vida útil³⁾

Os motores dos carros são testados durante 3.000 horas. Nós testamos até 10.000 horas.3)



Exclusivo Miele CapDosing⁴⁾

As cápsulas são ideais para as roupas que precisam de um cuidado especial. São colocadas diretamente na gaveta do detergente e a máquina de lavar roupa doseia automaticamente no momento ideal do ciclo de lavagem.



SteamCare

Grande variedade de aplicações: SteamCare resfresca e alisa as suas roupas favoritas.

- 1) Patente: EP 2 784 205
- 2) Testada pela Universidade Albstadt-Sigmaringen e premiada com a etiqueta dourada do Institute for Integrative Hygiene and Virology (InFluenc_H). Aplica-se a todos os modelos com TwinDos® e PowerWash no programa Algodão Higiene 60 °C com a opção AllergoWash. Pode saber mais sobre o método em www.miele.com/wa-c
- 3) Durante a fase de desenvolvimento da série W1 de máquinas de lavar roupa, a Miele testou vários modelos e componentes principais para 5.000 lavagens (= 5 lavagens por semana durante 50 semanas por ano) em vários programas. Pode saber mais em miele.com/20years

4) Patente: EP 2 365 120

Máquinas de lavar roupa Classic





WCA 020 Gama Discovery 1

- Design ChromeEdition: porta branca com anel interior em preto
- Capacidade de carga de até 7 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavagem e 4 opções
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl

Detergente UltraWhite grátis*

Medidas (A x L x P):
 850 x 596 x 636 mm





WCD 020

Gama Discovery 1

- Design ChromeEdition: porta branca com anel interior em preto
- Capacidade de carga de até 8 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavagem e 4 opções
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Alisar Extra: facilita o processo de engomagem
- Pré-seleção de início de até 24 h
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P):
 850 x 596 x 636 mm

Detergente UltraWhite grátis*





WWD 020

Gama Discovery 1

- Design WhiteEdition: porta preta com anel exterior branco
- Capacidade de carga de até 8 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavagem e 4 opções
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Alisar Extra: facilita o processo de engomagem
- Pré-seleção de início de até 24 h
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (A x L x P):
 850 x 596 x 643 mm

Detergente UltraWhite grátis*

N.º de material: Código EAN: **PVP recomendado:** 11433430 4002516303275 **899** € N.º de material: Código EAN: **PVP recomendado:** 11811790 4002516467724 **999** € N.º de material: Código EAN: **PVP recomendado:** 11811810 4002516467441 **999** €

Máquinas de lavar roupa TwinDos e PowerWash





WCD 320 Gama Discovery 1

 Design ChromeEdition: porta branca com anel interior preto

-200€

- Capacidade de carga de até 8 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavagem e 5 opções
- QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em apenas 49 minutos
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol

Detergente UltraWhite grátis**

Medidas (A x L x P):
 850 x 596 x 636 mm





WWD 320 Gama Discovery 1

- Design WhiteEdition: porta preta com anel exterior cromado
- Capacidade de carga de até 8 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de
- até 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavagem e 5 opções
- QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em apenas 49 minutos
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (A x L x P):
 850 x 596 x 643 mm





WCD 660



-200€



WWD 660

-200€

Gama Discovery 1

- Design WhiteEdition: porta preta com anel exterior branco
- Capacidade de carga de até 8 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavagem e 2 opções
- Dosagem automática de detergente TwinDos
- Conectividade com a app da Miele
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (A x L x P):
 850 x 596 x 643 mm

Detergente UltraWhite grátis**

N.° de material: 11598060
 Código EAN: 4002516374558
 PVP recomendado: 1.299 €

Preço promocional: 1.099 €

WCD 660

Gama Discovery 1



 Design ChromeEdition: porta branca com anel interior preto

Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

 N.° de material:
 11598050

 Código EAN:
 4002516374756

 PVP recomendado:
 1.299 €

 Preço promocional:
 1.099 €

N.° de material: 11395160 Código EAN: 4002516297116 **PVP recomendado: 1.299 €**

Preço promocional:

N.° de material: 11395180
 Código EAN: 4002516297123
 PVP recomendado: 1.299 €

Preço promocional: 1.099 €

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade de 20 anos.

1.099 €

^{*} Na compra de uma máquina de lavar roupa ou máquina de lavar e secar roupa TwinDos entre 01.01.2024 e 31.03.2024, a Miele oferece-lhe 3 cartuchos UltraPhase 1 e 2 cartuchos UltraPhase 2. Com a máquina, receberá ainda mais um cartucho de cada detergente. Use o seu voucher em www.miele.pt.

^{**} Promoção válida até 31.03.2024. Escolha entre um detergente em pó UltraWhite por 11,99 € ou 25 % de desconto num Set de 3 UltraColor + 1 UltraWhite por 63,99 €. Use o seu voucher em www.miele.pt.

Máquinas de lavar roupa TwinDos e PowerWash





WWG 660 WCS


























- Design ChromeEdition: porta Graphite grey com anel interior preto
- Capacidade de carga de até 9 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.400 r.p.m.
- 17 programas de lavagem e 8 opções
- Dosagem automática de detergente **TwinDos**
- Conectividade com a app da Miele
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Tecnologia exclsuiva: CapDosing
- Sinal acústico
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

N.º de material: 11395190 Código EAN: 4002516281818

PVP recomendado: 1.549 € 1.299 € Preço promocional:


WWG 660 Gama Reference 1



- Design WhiteEdition: porta preta com anel exterior cromado
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

N.º de material: 11395210 Código EAN: 4002516281870 PVP recomendado: 1.549 €

Preço promocional: 1.299 € WWG 360 Gama Reference 1



- Capacidade de carga de até 9 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.400 r.p.m.
- 18 programas de lavagem e 9 opções
- QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em apenas 49 minutos
- Conectividade com a app da
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- SingleWash: programa otimizado para até 1 kg de carga
- Sinal acústico
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

Detergente UltraWhite grátis**

WWK 360***

-250€



Gama Reference 1

- Design WhiteEdition: porta preta com anel exterior cromado
- Capacidade de carga de até 10 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.600 r.p.m.
- 12 programas de lavagem e 4 opções
- QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em apenas 49 minutos
- Conectividade com a app da
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- SingleWash: programa otimizado para até 1 kg de carga
- Sinal acústico
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

N.º de material: 11395200 Código EAN: 4002516281917 PVP recomendado: 1.549 €

1.299 € Preço promocional:

N.º de material: 12388810 Código EAN: 4002516789895 PVP recomendado: 1.599 € 1.399 € Preço promocional:

^{*} Na compra de uma máquina de lavar roupa ou máquina de lavar e secar roupa TwinDos entre 01.01.2024 e 31.03.2024, a Miele oferece-lhe 3 cartuchos UltraPhase 1 e 2 cartuchos UltraPhase 2. Com a máquina, receberá ainda mais um cartucho de cada detergente. Use o seu voucher em www.miele.pt.

^{**} Promoção válida até 31.03.2024. Escolha entre um detergente em pó UltraWhite por 11,99 € ou 25 % de desconto num Set de 3 UltraColor + 1 UltraWhite por 63,99 €. Use o seu voucher em www.miele.pt.

^{***} Disponível a partir de março de 2024.

Máquinas de lavar roupa TwinDos e PowerWash com oferta de 10 anos de garantia total























- Design WhiteEdition: porta preta com anel exterior cromado
- Capacidade de carga de até 9 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.600 r.p.m.
- 23 programas de lavagem e 9 opções
- Dosagem automática de detergente **TwinDos**
- QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em apenas 49 minutos
- Conectividade com a app da
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- SingleWash: programa otimizado para até 1 kg de carga
- Sinal acústico
- Opção Nódoas
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm



WCR 860 WPS Gama Premium

- Design ChromeEdition: porta cromada com anel interior preto
- Capacidade de carga de até 9 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.600 r.p.m.
- Visor M Touch para uma experiência mais
- 26 programas de lavagem e 9 opções
- Dosagem automática de detergente
- QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em apenas 49 minutos
- Conectividade com a app da Miele
- Função AddLoad (adicionar mais roupa)
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- SingleWash: programa otimizado para até 1 kg de carga
- Sinal acústico
- Opção Nódoas
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterProof
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

WWV 980 Passion Gama Prestige

- Design WhiteEdition: porta branco pérola com anel exterior cromado
- Capacidade de carga de até 9 kg
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.600 r.p.m.
- Visor M Touch para uma experiência mais intuitiva
- 28 programas de lavagem e 10 opções
- Dosagem automática de detergente
- QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em apenas 49 minutos
- Conectividade com a app da
- Função AddLoad (adicionar mais roupa)
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- SingleWash: programa otimizado para até 1 kg de carga
- Sinal acústico
- Opção Nódoas
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterProof
- Esforço de engomar reduzido em 50% com a tecnologia SteamCare
- Ligação à água quente incorporada
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

N.º de material: 11395220 Código EAN: 4002516282259

PVP recomendado: 1.749 € Preço promocional:

N.º de material: 10998440 Código EAN: 4002516073185 PVP recomendado: 1.899 € N.º de material: 10998470 Código EAN: 4002516072805 PVP recomendado: 2.649 €

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas necessidades?

Vantagens* das máquinas de lavar e secar roupa



Exclusivo Miele TwinDos®1) **

O melhor sistema de detergente líquido.

TwinDos® doseia a quantidade necessária de UltraPhase 1 no momento certo do processo de lavagem. Além disso, o Twin-Dos® realiza uma dosagem tão precisa que permite poupar até 30% de detergente em relação a uma dosagem manual.***



CapDosing²⁾

Miele Simples e sustentável: dosagem ideal de detergentes especiais, amaciadores e aditivos com CapDosing.



PowerWash Máxima eficiência de lavagem, tanto com cargas grandes como pequenas.



Exclusivo Testado para 20 anos de vida útil3)

Os motores dos carros são testados durante 3.000 horas. Nós testamos até 10.000 horas.3)



Ouro na eficácia contra os vírus

Limpeza perfeita: TwinDos® e PowerWash removem fiavelmente mais de 99.9 %4) dos vírus, tal como o coronavírus.



SteamCare

Máxima versatilidade: SteamCare resfresca e alisa as suas roupas favoritas.

- ** Na compra de uma máquina com TwinDos, está incluído um cartucho UltraPhase 1 e um cartucho UltraPhase 2, os restantes cartuchos são adquiridos através do voucher.
- *** Base de cálculo: 5 lavagens/semana durante 28 semanas
- 1) Patente: EP 2 784 205
- 2) Patente: EP 2 365 120
- ³ Durante a fase de desenvolvimento da série WT1 de máquinas de lavar e secar roupa, a Miele testou vários modelos e componentes principais para 5000 lavagens e 4000 secagens (= 5 lavagens e 4 secagens por semana durante 50 semanas por ano) em vários programas.
- Pode saber mais em miele.pt/20vears
- 4) Testada pela Universidade Albstadt-Sigmaringen e premiada com a etiqueta dourada do Institute for Integrative Hygiene and Virology (InFluenc H). Aplica-se a todos os modelos com TwinDos® e PowerWash no programa Algodão Higiene 60 °C com a opcão AllergoWash. Pode saber mais sobre o método em www.miele.com/wa-c

Máquinas de lavar e secar roupa







- Design ChromeEdition: porta cromada com anel interior preto
- Capacidade de carga de até 8 kg (lavagem) e 5 kg (secagem)
- Eficiência só de lavagem: A
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.500 r.p.m.
- 11 programas de lavagem e 2 opções
- 10 programas de secagem e 1 opção extra
- Conectividade com a app da Miele
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 637 mm





WTI 360

-100€

Gama Reference 2

- Design ChromeEdition: porta cromada com anel interior preto
- Capacidade de carga de até 8 kg (lavagem) e 5 kg (secagem)
- Eficiência só de lavagem: A
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.600 r.p.m.
- 19 programas de lavagem e 3 opções extra
- 17 programas de secagem e 2 opções extra
- Tecnologia QuickPower: roupa impecavelmente limpa e seca em tempo recorde
- Esforço de engomar reduzido com a tecnologia SteamCare
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- Conectividade com a app da Miele
- Sinal acústico
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas avançado WaterProof-Metal
- Medidas (A x L x P):
 850 x 596 x 637 mm

Detergente UltraWhite grátis**

Detergente Offrawnite gratis

N.º de material: 11589140 Código EAN: 4002516367833

Detergente UltraWhite grátis**

PVP recomendado: 1.899 €
Preço promocional: 1.799 €

N.º de material: 11589170 Código EAN: 4002516368472

PVP recomendado: 2.199 €
Preço promocional: 1.999 €

















WTR 860

-200€

Gama Premium

- Design ChromeEdition: porta cromada com anel interior preto
- Capacidade de carga de até 8 kg (lavagem) e 5 kg (secagem)
- Eficiência só de lavagem: A
- Visor M Touch para uma experiência mais intuitiva
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.600 r.p.m.
- 23 programas de lavagem e 7 opções extra
- 21 programas de secagem e 2 opções extra
- Tecnologia QuickPower: roupa impecavelmente limpa e seca em tempo recorde
- Dosagem automática de detergente TwinDos
- Esforço de engomar reduzido com a tecnologia SteamCare
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- Conectividade com a app da Miele
- Opção Nódoas
- Sinal acústico
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas avançado WaterProof-Metal
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 637 mm

N.° de material: 11587920
 Código EAN: 4002516365044
 PVP recomendado: 2.299 €

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.

^{*} Na compra de uma máquina de lavar ou de lavar e secar roupa com TwinDos, entre 01.01.2024 e 31.03.2024 a Miele oferece-lhe 3 cartuchos de UltraPhase 1 e 2 cartuchos de UltraPhase 2. Com a máquina, receberá ainda mais um cartucho de cada detergente. Use o seu voucher em www.miele.pt.

As imagens de produto apresentadas nesta página são meramente ilustrativas.

As imagens de prioduto apresentadas nesta pagina sao meramente indicativas.

** Promoção valida até 31.03.2024. Escolha entre um detergente em pó UltraWhite por 11,99 € ou 25 % de desconto num Set de 3 UltraColor + 1 UltraWhite por 63,99 €. Use o seu voucher em

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas necessidades?

Vantagens* das máquinas de secar roupa



Exclusivo Tecnologia EcoDry A tecnologia EcoDry garante consumos energéticos baixos e tempos de secagem curtos a longo prazo, graças ao seu sistema de filtros1) e ao permutador de calor isento de manutenção.



FragranceDos²⁾ Miele Com a Miele, as suas roupas ficam não só macias como também divinamente perfumadas.



DryCare 40 Tratamento delicado da roupa: com DryCare 40 pode secar quase tudo o que possa ser lavado a 40 °C3). Redução de tempo comprovada.



SteamFinish Menos esforço, mais frescura: as roupas ficam logo mais lisas e frescas na máquina.



Eficiência energética O melhor rendimento: graças à sua excelente classificação energética, as máquinas de secar roupa Miele garantem uma secagem mais sustentável e mais delicada das roupas.



vida útil4) Os motores dos carros são testados durante 3.000 horas. Nós testamos até 10.000 horas.4)

Exclusivo Testado para 20 anos de

1) Patente: EP 2 107 155

Miele

- 2) Patente: EP 2 431 516
- 3) Não adequado para lãs ou sedas.
- 4) Durante a fase de desenvolvimento da série WT1 de máquinas de lavar e secar roupa, a Miele testou vários modelos e componentes principais para 5000 lavagens e 4000 secagens (= 5 lavagens e 4 secagens por semana durante 50 semanas por ano) em vários programas. Pode saber mais em miele.pt/20years





TCA 220

Gama Discovery 1

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 7 kg
- 12 programas de secagem 1 opção extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos: suporte especial para dispensador de aroma
- Pré-seleção de início até 24h

Dispensador de aroma grátis*

- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 640 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios





TCC 220

Gama Discovery 1

- Design Chrome Edition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- 12 programas de secagem e 1 opção extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos: suporte especial para dispensador de aroma
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 640 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

Dispensador de aroma grátis*





TWC 220

Gama Discovery 1

- Design White Edition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- 12 programas de secagem e 1 opção extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos: suporte especial para dispensador de aroma
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (A x L x P):
 850 x 596 x 655 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

Dispensador de aroma grátis*

N.º de material: Código EAN: **PVP recomendado:** 11846570 4002516472353

999€

N.º de material: Código EAN: 11846580 4002516472995 **1.099€** N.º de material: Código EAN:

11846600 4002516474203 **1.099€**

PVP recomendado:

PVP recomendado:





TWD 260

Gama Discovery 1

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- 12 programas de secagem e 1 opção extra
- Silenciosa: 66 dB
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos: suporte especial para dispensador de aroma
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Conectividade com a app da Miele
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

Dispensador de aroma grátis*

N.º de material: 11846620 Código EAN: 4002516474890 PVP recomendado: 1.199 €





TCC 364 Gama Discovery 1

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- 12 programas de secagem e 1 opção extra
- Silenciosa: 66dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FraganceDos: suporte especial para dispensador de aroma
- Pré- seleção de início até 24h
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 640 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

Dispensador de aroma grátis*





TWC 364 Gama Discovery 1

-100€

-100€

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- 12 programas de secagem e 1 opção extra
- Silenciosa: 66dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FraganceDos: suporte especial para dispensador de aroma
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 640 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

Dispensador de aroma grátis*

TCD 260

Gama Discovery 1

- Design ChromeEdition
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

Dispensador de aroma grátis*

N.º de material: 11846590 4002516473510 Código EAN:

PVP recomendado: 1.199 € N.º de material: 12130600 Código EAN: 4002516617051 PVP recomendado: 1.299 €

Preço promocional: 1.199 € N.º de material: 12130610 Código EAN: 4002516618218

PVP recomendado: 1.299 € Preço promocional: 1.199 €





TWC 560

Gama Discovery 1

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- 12 programas de secagem e 1 opção extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos: suporte especial para dispensador de aroma
- Conectividade com a app da Miele
- A máquina de secar roupa assume automaticamente o programa da máquina de lavar roupa: Wash2Dry
- Pré-seleção de início até 24h

Dispensador de aroma grátis*

- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 655 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios





TCF 760 Gama Reference 1



- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- 12 programas de secagem e opção DryCare 40 que permite secar todas as roupas lavadas a 40 graus sem separar
- Silenciosa: 66 dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos(2): suporte especial para dois dispensadores de aroma
- Secagem ainda mais rápida com **EcoSpeed**
- Conectividade com a app da Miele
- A máquina de secar roupa assume automaticamente o programa da máquina de lavar roupa: Wash2Dry
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios





TWF 760 Gama Reference 1



- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 8 kg
- 12 programas de secagem e opção DryCare 40 que permite secar todas as roupas lavadas a 40 graus sem separar
- Silenciosa: 66 dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos(2): suporte especial para dois dispensadores de aroma
- Secagem ainda mais rápida com **EcoSpeed**
- Conectividade com a app da Miele
- A máquina de secar roupa assume automaticamente o programa da máquina de lavar roupa: Wash2Dry
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

Dispensador de aroma grátis*

Dispensador de aroma grátis*

N.º de material: Código EAN: PVP recomendado:

11846610 4002516474883

1.199 €

N.º de material: Código EAN:

11846650 4002516476399

PVP recomendado: 1.399 € Preço promocional: 1.299 € N.º de material: Código EAN:

11846660 4002516481089

PVP recomendado: Preço promocional: 1.399 € 1.299€





TWL 780 Gama Reference 2

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- 12 programas de secagem e 6 opções extra como o DryCare 40 que permite secar todas as roupas lavadas a 40 graus sem separar, para reduzir eficazmente os odores com vapor (ideal com o nosso dispensador de aroma DryFresh) e PowerFresh
- Silenciosa: 64 dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos(2): suporte especial para dois dispensadores de aroma
- Secagem ainda mais rápida com **EcoSpeed**
- Conectividade com a app da Miele
- ConfortSensor
- Sinal acústico
- EcoFeedback: informação sobre os consumos e estado do filtro de cotão
- A máquina de secar roupa assume automaticamente o programa da máquina de lavar roupa: Wash2Dry
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

Dispensador de aroma grátis*

N.º de material: 11846670 Código EAN: 4002516484660 1.899 €

PVP recomendado: 1.699 € Preço promocional:





TCR 780

-200€

Gama Premium

- Design ChromeEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- 22 programas de secagem e 8 opções extra como DryCare 40 que permite secar todas as roupas lavadas a 40 graus sem separar e DryFresh, para reduzir eficazmente os odores com vapor (ideal com o nosso dispensador de aroma DryFresh) e PowerFresh
- Visor M Touch para uma experiência mais intuitiva
- Silenciosa: 62 dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos(2): suporte especial para dois dispensadores de aroma
- Conectividade com a app da Miele
- SteamFinish para redução do esforço de engomar
- Sinal acústico
- EcoFeedback: informação sobre os consumos e estado do filtro de cotão
- A máquina de secar roupa assume automaticamente o programa da máquina de lavar roupa: Wash2Dry
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

Dispensador de aroma grátis*

N.º de material: 11845090 Código EAN: 4002516477389

PVP recomendado: 2.699 €





TWR 780

Gama Premium

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- 22 programas de secagem e 8 opções extra como DryCare 40 que permite secar todas as roupas lavadas a 40 graus sem separar e DryFresh, para reduzir eficazmente os odores com vapor (ideal com o nosso dispensador de aroma DryFresh) e PowerFresh
- Visor M Touch para uma experiência mais intuitiva
- Silenciosa: 62 dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos(2): suporte especial para dois dispensadores de aroma
- Conectividade com a app da Miele
- SteamFinish para redução do esforço de engomar
- Sinal acústico
- EcoFeedback: informação sobre os consumos e estado do filtro de cotão
- A máquina de secar roupa assume automaticamente o programa da máquina de lavar roupa: Wash2Dry
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

Dispensador de aroma grátis*

N.º de material: 11845120 Código EAN: 4002516485087

PVP recomendado:

2.699 €





TWV 780 Passion Gama Prestige

- Design WhiteEdition
- Capacidade de carga de até 9 kg
- 23 programas de secagem e 8 opções extra como DryCare 40, que permite secar todas as roupas lavadas a 40 °C sem separar e DryFresh, para reduzir eficazmente os odores com vapor (ideal com o nosso dispensador de aroma DryFresh) e PowerFresh
- Vistor M Touch para uma experiência mais intuitiva
- Silenciosa: 62 dB
- Secagem de precisão com PerfectDry
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- FragranceDos⁽²⁾: suporte especial para dois dispensadores de aroma
- Conectividade com a app da Miele
- SteamFinish para redução do esforço de engomar
- Sinal acústico
- EcoFeedback: informação sobre os consumos e estado do filtro de cotão
- A máquina de secar roupa assume automaticamente o programa da máquina de lavar roupa: Wash2Dry
- Pré-seleção de início até 24h
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm
- Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

Dispensador de aroma grátis* Cesto de secagem grátis**

N.° de material: 11845130
 Código EAN: 4002516485315
 PVP recomendado: 2.799 €

^{*} Na compra de uma máquina de secar roupa entre 01.01.2024 e 31.03.2024 a Miele oferece-lhe um dispensador de aroma à escolha no valor de 12,99 €. Use o seu voucher em www.miele.pt.

^{**}Na compra de uma máquina de secar roupa TWV 780 Passion a Miele oferece-lhe um desconto para a compra de um cesto de secagem. Use o seu voucher em www.miele.pt.

Eletrodomésticos em rede com Miele@home*

Caraterísticas em destaque Miele@home

Ligação em rede inteligente: com o nosso sistema inovador Miele@ home tira o máximo partido dos seus aparelhos Miele e torna o seu dia a dia ainda mais inteligente. Todos os eletrodomésticos inteligentes Miele permitem uma ligação em rede cómoda e segura. A operação é fácil com o sistema Miele@mobile, com comando por voz ou integração em sistemas domóticos já existentes. A ligação em rede faz-se com o router Wi-Fi doméstico e a cloud da Miele.



App da Miele**

O seu assistente perfeito: com a app da Miele tem os seus eletrodomésticos sempre sob controlo. Quer, por exemplo, acompanhar o processo de confeção no forno ou saber se o programa de lavagem já terminou? A app dá-lhe as informações de que necessita e proporciona uma utilização cómoda e rápida. Além disso, a app fornece informações e serviços suplementares para os seus aparelhos Miele, por exemplo, o BaristaAssistant ou receitas. Descarregue já a app!



Comando por voz***

Ligue os seus eletrodomésticos Miele inteligentes e comande-os comodamente por voz. É muito prático iniciar um programa, fazer regulações e consultar o estado da máquina. Tem ainda acesso a inúmeros serviços diferentes, que pode comandar através da Amazon Alexa ou do Google Assistant! Novas possibilidades que o ajudarão a desfrutar do seu dia a dia.



Integração em sistemas domóticos

Uma casa inteligente é sinónimo de conforto. As persianas, o aquecimento e os eletrodomésticos comunicam entre si e são cada vez mais controlados por voz. Muitos eletrodomésticos da Miele também podem ser ligados em rede. A interface da Miele Cloud permite a integração simples e rápida na sua aplicação domótica. Desfrute da eficiência e comodidade de uma rede domótica completa.

Eletrodomésticos em rede com Miele@home*

Os destaques da app da Miele**



Painel de controlo

Sempre atualizado: no painel de controlo, pode consultar o estado de todos os equipamentos da Miele ligados em rede.

MobileControl

Tudo sempre sob controlo: com o Mobile-Control pode comandar os aparelhos na app.

RemoteService

Atualizado: com RemoteService, as atualizações de software são instaladas no aparelho por transferência de dados.

ShopConnect

Simples e rápido: com o ShopConnect, pode encomendar comodamente consumíveis Miele na loja online da Miele.

Modo Demonstração

O modo Demonstração da app da Miele permite-lhe conhecer todas as suas vantagens, mesmo se não tiver nenhum aparelho ligado em rede.

Descubra as opções adicionais da app da Miele em: www.miele.pt/app







- * Oferta digital adicional da Miele & Cie. KG. Todas as aplicações inteligentes tornam-se possíveis através do sistema Miele@home. O conjunto de funções pode variar consoante o modelo e o país.
- ** Disponível para um dispositivo móvel. Ver requisitos mínimos nas indicações da App Store.
- *** O comando por voz utiliza o serviço Amazon Alexa e depende da sua disponibilidade. O conjunto de funções pode variar de país para país.

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas necessidades?

Vantagens do sistema de engomar a vapor FashionMaster

Exclusivo Miele Base do ferro com estrutura em favos1)

O tambor com estrutura de favos patenteado garante um tratamento delicado e único nas máquinas de lavar roupa e nas máquinas de secar roupa da Miele. O mesmo princípio também faz diferença no FashionMaster. A base com estrutura de favos exclusiva alcança os melhores resultados de engomagem com o tratamento delicado e excelente. Ao contrário dos ferros convencionais, o vapor é distribuído de maneira rápida e uniforme através de pequenos canais entre os favos por toda a base do ferro. A película de vapor criada leva o ferro a deslizar de forma leve e muito eficaz pela roupa.



Tábua de engomar ativa

Melhores resultados de engomagem: a função de insuflar e de sucção garantem uma utilização de vapor e de posicionamento da roupa ideais.



Vapor

Mais do que ar quente: pressão de vapor de 4 bar e vapor constante de 100 g/min para resultados de qualidade profissional.



Exclusivo 1-2 Lift System Dois passos, zero esforço! Pronto numa questão de segundos graças

ao patenteado²⁾ 1-2 Lift System.

Steamer

Muito prático: os têxteis pendurados como vestidos, casacos ou cortinados são suavemente alisados e refrescados.

FashionMaster













FashionMaster B 4847

- Engomagem profissional a vapor (4 bares) e 100 g de vapor/minuto
- Ferro com base antiaderente com estrutura de favos
- Tábua de engomar com função de insuflar e de sucção
- Steamer para engomar na vertical
- Visor com texto para acesso a todas as funções e manutenção
- Sistema 1-2-Lift com ajuste de altura entre 83 e 102 cm
- Depósito de água de 1,25 litros
- Compartimento para arrumação
- Rodas de fácil deslizamento
- Sistema de descalcificação automática
- Sistema de arrefecimento CoolDown
- Medidas aberto (A x L x P): 970 x 1480 x 470 mm
- Medidas fechado (A x L x P): 1280 x 470 x 370 mm

N.º de material: 11978060 Código EAN: 4002516527121 PVP recomendado: 1.999 €

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas necessidades?

Vantagens* das máquinas de lavar louça



Exclusivo Miele AutoDos
Sistema de dosagem automático
AutoDos com PowerDisk integrado. Máxima comodidade e eficiência de limpeza.



QuickPowerWash
Programa curto: melhores resultados de limpeza para louça com sujidade normal em 58 minutos.



Etiqueta energética A


Máxima eficácia e ótimos resultados com o
menor consumo energético.



Exclusivo Miele
Secagem AutoOpen
Secagem ideal: a porta abre-se automaticamente ao finalizar o programa de lavagem.



Configuração dos cestos FlexLine Flexibilidade cómoda: ajustar de forma simples, posicionar de forma flexível e alcançar os melhores resultados de limpeza.



Exclusivo Miele@home
Torne a sua vida mais inteligente: com Miele@home, ligue os eletrodomésticos numa rede para mais possibilidades.

Máquinas de lavar louça de instalação livre G 5000





G 5110 SC BRWS Gama Discovery 1

- Máquina de lavar louça de instalação livre
- Capacidade para 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB (A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 84 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8.5 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior com design Comfort e gaveta para talheres

20 UltraTabs grátis*

G 5110 SC EDST

Gama Discovery 1

20 UltraTabs grátis*

• Em aço inoxidável CleanSteel

N.º de material: Código EAN:

12179890 4002516624127 PVP recomendado: 799€

G 5310 SC EDST

Gama Discovery 2 • Em aço inoxidável CleanSteel

20 UltraTabs grátis*

N.º de material:

PVP recomendado:

Preço promocional:

Código EAN:

N.º de material: 12179900 Código EAN: 4002516624134

PVP recomendado: 899€





G 5310 SC BRWS Gama Discovery 2

- Máquina de lavar louça de instalação livre
- Capacidade para 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 44 dB (A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8.4 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta após lavagem
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior com design Comfort e gaveta para talheres 3D Multiflex

20 UltraTabs grátis*

N.º de material: 12179960 Código EAN: 4002516624196 PVP recomendado: 1.049 € Preço promocional: 949 €

-100€

12179970

1.149 €

1.049 €

4002516624202

-100€





G 5540 SC BRWS Gama Discovery 2

• Máquina de lavar louça de instalação livre

-100€

- Capacidade para 9 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB (A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 70 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8.1 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora"
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior com design Comfort e gaveta para talheres

20 UltraTabs grátis*

N.º de material: 12180020 Código EAN: 4002516624257 PVP recomendado: 1.149 € Preço promocional: 1.049€

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos. Consultar disponibilidade de stock.

Promoção válida até 31.03.2024. Escolha entre 20 UltraTabs grátis ou 180 UltraTabs por 49,99 €. Consulte condições em www.miele.pt.

Máquinas de lavar louça de instalação livre G 7000















G 7130 SC BRWS AutoDos Gama Reference 1



- Máquina de lavar louça de instalação livre com gaveta de talheres 3D MultiFlex
- Capacidade para 14 serviços
- 10 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 43 dB (A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 64 kWh
- Consumo de água no programa ECO:
 8.4 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta após lavagem
- Sistema AutoDos: dosagem automática de detergente com PowerDisk integrado
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e de energia
- Cesto superior e inferior ExtraComfort com XL-Assist para mais espaço e suporte para uma lavagem ideal de garrafas
- Comunicação fácil com a máquina de lavar louça via WifiConnect

G 7600 SC BRWS AutoDos Gama Reference 2



- Máquina de lavar louça de instalação livre com gaveta de talheres 3D MultiFlex
- Capacidade para 14 serviços
- 12 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 42 dB (A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 54 kWh
- Consumo de água no programa ECO:
 8.4 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta após lavagem
- Sistema AutoDos: dosagem automática de detergente com PowerDisk integrado
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e de energia
- Cesto superior e inferior ExtraComfort com XL-Assist para mais espaço e suporte para uma lavagem ideal de garrafas
- Comunicação fácil com a máquina de lavar louça via WifiConnect



G 7600 SC CLST AutoDos Gama Reference 2



- Máquina de lavar louça de de instalação livre com gaveta de talheres 3D MultiFlex
- Capacidade para 14 serviços
- 12 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 42 dB(A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 54 kWh
- Consumo de água no programa ECO:
 8.4 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta após lavagem
- Sistema AutoDos: dosagem automática de detergente com PowerDisk integrado
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- Cesto superior e inferior ExtraComfort com XL-Assist para mais espaço e suporte para uma lavagem ideal de garrafas
- Comunicação fácil com a máquina de lavar louça via WifiConnect

 N.° de material:
 12418970

 Código EAN:
 4002516735854

 PVP recomendado:
 1.299 €

 Preço promocional:
 1.099 €

G 7130 SC CLST AutoDos Gama Reference 1



• Em aço inoxidável CleanSteel

6 meses de detergente grátis*

 N.° de material:
 12418980

 Código EAN:
 4002516735861

 PVP recomendado:
 1.399 €

 Preço promocional:
 1.199 €

N.º de material: 12419030 Código EAN: 4002516736219

PVP recomendado: 1.649 €
Preço promocional: 1.449 €

 N.° de material:
 12419040

 Código EAN:
 4002516736226

 PVP recomendado:
 1.749 €

 Preço promocional:
 1.549 €

Máquinas de lavar louça de integração total G 5000 e G 7000







- Máquina de lavar louça de integrar completamente
- Capacidade para 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB (A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 84 kWh
- Consumo de água no programa ECO:
 8,5 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior com design Comfort e gaveta para talheres

20 UltraTabs grátis*

N.° de material: 12179940
 Código EAN: 4002516624172
 PVP recomendado: 1.199 €

Preço promocional:

1.099 €

-100€

G 5150 Vi

Gama Discovery 1

- Mesmas caraterísticas do modelo G 5150 SCVi
- Capacidade para 13 serviços
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 83 kWh
- Cestos superior e inferior com design Comfort e cesto para talheres

20 UltraTabs grátis*

N.° de material: 12179930
 Código EAN: 4002516624165
 PVP recomendado: 1.099 €





G 5350 SCVi

Gama Discovery 2

- Máquina de lavar louça de integrar completamente
- Capacidade para 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 44 dB (A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no programa ECO:
 8.4 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta após lavagem
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior com design Comfort e gaveta para talheres 3D MultiFlex

20 UltraTabs grátis*

N.° de material: 12180000
 Código EAN: 4002516624233
 PVP recomendado: 1.299 €

G 5350 Vi

Gama Discovery 2

- Mesmas caraterísticas do modelo G 5350 SCVi
- Capacidade para 13 serviços
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 73 kWh
- Cestos superior e inferior com design
 Comfort e cesto para talheres

125 Edition



G 7191 SCVi 125 Edition Gama Reference 1

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta de talheres 3D MultiFlex
- Capacidade para 14 serviços
- 7 programas de lavagem e 4 opções extra
- Muito silenciosa: 43 dB(A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 64 kWh
- Consumo de água no programa ECO:
 8.4 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta após lavagem
- Sistema AutoDos: dosagem automática de detergente com PowerDisk integrado
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- Cesto superior e inferior com XL-Assist para mais espaço, suporte para uma lavagem ideal de garrafas e suporte para a lavagem de palhinhas reutilizáveis, cesto para taças pequenas
- Comunicação fácil com a máquina de lavar louça via WifiConnect

Care Set grátis**

20 UltraTabs grátis*

N.° de material: 12179990
 Código EAN: 4002516624226
 PVP recomendado: 1.249 €

N.° de material: 12470530
 Código EAN: 4002516763451
 PVP recomendado: 1.699 €

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade de 20 anos. Consultar disponibilidade de stock

^{*} Promoção válida até 31.03.2024. Escolha entre 20 UltraTabs grátis ou 180 UltraTabs por um preço especial. Consulte condições em www.miele.pt.

^{**} Care Set composto por 6 PowerDisk, sal, abrilhantador e DishClean no valor de 79,99 €.



Que caraterísticas se adaptam melhor às suas necessidades?

Os destaques* dos aparelhos de frio de instalação livre

PerfectFresh Active

Uma nova onda de frescura! A cada 90 minutos e sempre que abre a porta, a gaveta PerfectFresh Active é pulverizada com uma fina névoa de água. Isto cria uma ligeira camada de humidade sobre os alimentos e mantém a humidade do ar a um nível perfeito, independentemente da carga do frigorífico. O sistema de refrigeração PerfectFresh Active cria as condições de armazenamento ideais no seu frigorífico.



Freeze&Cool

Novas possibilidades: utilize o congelador como frigorífico e aumente o espaço de armazenamento.



FlexiLight 2.0

Exclusivo Miele Sem encandear: as prateleiras iluminadas podem ser posicionadas livremente para uma flexibilidade máxima.



FlexiBoard

Muito flexível: a FlexiBoard cria espaço para recipientes altos, continuando a deixar espaço atrás.



Regulação precisa do interior da porta

Adaptável: a posição das prateleiras do interior da porta pode ser ajustada para um melhor uso do espaço.



Click2open

Abertura fácil: mesmo os aparelhos sem pega podem ser abertos facilmente graças ao sistema de alavanca.

29





Combinado KFN 4374 ED ws Gama Discovery 2

• Combinado de instalação livre em branco

-150€

- Sistema de abertura integrado na porta
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: refrigera rapidamente grandes quantidades de alimentos
- Função SuperFrost: congela rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável DailyFresh
- Volume útil total: 326 litros
 Nível de ruído: 39 dB(A)
- Medidas (A x L x P): 1860 x 600 x 660 mm





Combinado KFN 4374 ED el Gama Discovery 2



-150€

- Sistema de abertura integrado na porta
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: refrigera rapidamente grandes quantidades de alimentos
- Função SuperFrost: congela rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável DailyFresh
- Volume útil total: 326 litros
- Nível de ruído: 39 dB(A)
- Medidas (A x L x P): 1860 x 600 x 660 mm





Combinado KFN 4394 ED ws Gama Discovery 2

-100€

- Combinado de instalação livre em branco
 Sistema de abertura integrado na porta
- Universação de frigorífica com LED
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: refrigera rapidamente grandes quantidades de alimentos
- Função SuperFrost: congela rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável DailyFresh
- Volume útil total: 368 litros
- Nível de ruído: 39 dB(A)
- Medidas (A x L x P): 2030 x 600 x 660 mm

 N.° de material:
 11980150

 Código EAN:
 4002516528159

 PVP recomendado:
 1.049 €

 Preço promocional:
 899 €

 N.° de material:
 11980160

 Código EAN:
 4002516528166

 PVP recomendado:
 1.149 €

 Preço promocional:
 999 €

 N.° de material:
 11979530

 Código EAN:
 4002516527961

 PVP recomendado:
 1.099 €

 Preço promocional:
 999 €







Combinado de instalação livre em visual inox

-100€

- Sistema de abertura integrado na porta
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: refrigera rapidamente grandes quantidades de alimentos
- Função SuperFrost: congela rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável DailyFresh
- Volume útil total: 368 litrosNível de ruído: 39 dB(A)
- Medidas (A x L x P): 2030 x 600 x 660 mm

 N.° de material:
 11979910

 Código EAN:
 4002516527770

 PVP recomendado:
 1.199 €

 Preço promocional:
 1.099 €





Combinado KFN 4375 DD ws* Gama Discovery 2

• Combinado de instalação livre em branco

-200€

- Sistema de abertura integrado na porta
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: refrigera rapidamente grandes quantidades de alimentos
- Função SuperFrost: congela rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável DailyFresh
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Volume útil total: 330 litros
- Nível de ruído: 36 dB(A)
- Medidas (A x L x P): 1850 x 600 x 675 mm

 N.° de material:
 11949860

 Código EAN:
 4002516515944

 PVP recomendado:
 1.299 €

 Preço promocional:
 1.099 €





.200€

Combinado KFN 4375 DD el Gama Discovery 2

- Combinado de instalação livre em visual inox
- Sistema de abertura integrado na porta
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: refrigera rapidamente grandes quantidades de alimentos
- Função SuperFrost: congela rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável DailyFresh
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Volume útil total: 330 litros
- Nível de ruído: 36 dB(A)
- Medidas (A x L x P): 1850 x 600 x 675 mm

 N.° de material:
 11949880

 Código EAN:
 4002516515951

 PVP recomendado:
 1.399 €

 Preço promocional:
 1.199 €

* Limitado ao stock existente. 31





- Gama Discovery 2
 Combinado de instalação livre em branco
- Sistema de abertura integrado na porta
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: refrigera rapidamente grandes quantidades de alimentos
- Função SuperFrost: congela rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável DailyFresh
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Volume útil total: 371 litros
- Nível de ruído: 36 dB(A)
- Medidas (A x L x P): 2010 x 600 x 675 mm



Combinado KFN 4395 DD el Gama Discovery 2



-200€

- Sistema de abertura integrado na porta
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: refrigera rapidamente grandes quantidades de alimentos
- Função SuperFrost: congela rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável DailyFresh
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Volume útil total: 371 litros
- Nível de ruído: 36 dB(A) re1pW
- Medidas (A x L x P): 2010 x 600 x 675 mm



Combinado KFN 4799 DDE edt/cs Gama Reference 1



- Combinado de instalação livre com porta de aço inoxidável CleanSteel
- Auxiliar de abertura de porta: pega EasyOpen
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: refrigera rapidamente grandes quantidades de alimentos
- Função SuperFrost: congela rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável DailyFresh
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Fabricador de gelo com reservatório de água
- Volume útil total: 373 litros
- Nível de ruído: 35 dB(A) re1pW
- Medidas (A x L x P): 2010 x 600 x 675 mm

N.° de material: 11950220
 Código EAN: 4002516515982
 PVP recomendado: 1.349 €
 Preço promocional: 1.199 €

 N.° de material:
 11950230

 Código EAN:
 4002516515388

 PVP recomendado:
 1.449 €

 Preço promocional:
 1.249 €

 N.° de material:
 11951450

 Código EAN:
 4002516516446

 PVP recomendado:
 1.949 €

 Preço promocional:
 1.799 €





- Combinado de instalação livre em branco
- Sistema de abertura integrado na porta
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Dois circuitos de ar separados: DuplexCool
- Função SuperCool e SuperFrost
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável DailyFresh
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Volume útil total: 330 litros
- Nível de ruído: 35 dB(A)

Preço promocional:

• Medidas (A x L x P): 1850 x 600 x 675 mm



Combinado KFN 4375 CD el Gama Discovery 2

Combinado de instalação livre em visual inox

- Sistema de abertura integrado na porta
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Dois circuitos de ar separados: DuplexCool
- Função SuperCool e SuperFrost
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável DailyFresh
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Volume útil total: 330 litros
- Nível de ruído: 35 dB(A)
- Medidas (A x L x P): 1850 x 600 x 675 mm



Combinado KFN 4395 CD ws Gama Discovery 2

- Combinado de instalação livre em branco
 Sistema de abertura integrado na porta
- Universação de frigorífica com LED
- Iluminação do frigorífico com LED
- Dois circuitos de ar separados: DuplexCool
- Função SuperCool e SuperFrost
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável DailyFresh
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Volume útil total: 371 litros
- Nível de ruído: 35 dB(A)
- Medidas (A x L x P): 2015 x 600 x 675 mm

N.° de material: 12336030
 Código EAN: 4002516701248
 PVP recomendado: 1.399 €

1.249 €

 N.° de material:
 12336020

 Código EAN:
 4002516701231

 PVP recomendado:
 1.499 €

 Preço promocional:
 1.399 €

N.° de material: 12336010
 Código EAN: 4002516701224
 PVP recomendado: 1.449 €
 Preço promocional: 1.399 €





- Combinado de instalação livre em visual
- Sistema de abertura integrado na porta
- Iluminação do frigorífico com LED
- Dois circuitos de ar separados: **DuplexCool**
- Função SuperCool e SuperFrost
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável DailyFresh
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louca
- Volume útil total: 371 litros
- Nível de ruído: 35 dB(A)

Preço promocional:

• Medidas (A x L x P): 2015 x 600 x 675 mm



Combinado KFN 4797 CD ws

Gama Reference 1

• Combinado de instalação livre em branco

.250€

- Auxiliar de abertura de porta: pega EasyOpen
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: refrigera rapidamente grandes quantidades de alimentos
- Função SuperFrost: congela rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Armazenamento profissional para mais frescura com PerfectFresh Pro
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Volume útil total: 362 litros
- Nível de ruído: 35 dB(A) re1pW
- Medidas (A x L x P): 2010 x 600 x 675 mm



Combinado KFN 4797 CD edt/cs Gama Reference 1

-300€

- Combinado de instalação livre com porta de aço inoxidável CleanSteel
- Auxiliar de abertura de porta: pega EasyOpen
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: refrigera rapidamente grandes quantidades de alimentos
- Função SuperFrost: congela rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Armazenamento profissional para mais frescura com PerfectFresh Pro
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Volume útil total: 362 litros
- Nível de ruído: 35 dB(A) re1pW
- Medidas (A x L x P): 2010 x 600 x 675 mm

N.º de material: 12336000 Código EAN: 4002516701217 PVP recomendado: 1.549 €

1.499 €

N.º de material: 12335970 Código EAN: 4002516701163 PVP recomendado: 1.749 € Preço promocional: 1.499 €

N.º de material: 12335930 Código EAN: 4002516701156 PVP recomendado: 1.849 € Preço promocional: 1.549 €





- Combinado de instalação livre com porta em BlackSteel
- Auxiliar de abertura de porta: pega EasyOpen
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: refrigera rapidamente grandes quantidades de alimentos
- Função SuperFrost: congela rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável DailyFresh
- Prateleiras ComfortClean laváveis
 na máquina de lavar louça
- Volume útil total: 372 litros
- Nível de ruído: 35 dB(A) re1pW
- Medidas (A x L x P): 2010 x 600 x 675 mm



Combinado KFN 4795 CD bb

Gama Reference 1

• Combinado de instalac



- Sistema de abertura fácil integrado na porta Click2open
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: refrigera rapidamente grandes quantidades de alimentos
- Função SuperFrost: congela rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável DailyFresh
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Volume útil total: 372 litros
- Nível de ruído: 35 dB(A) re1pW
- Medidas (A x L x P): 2010 x 600 x 675 mm



Gama Reference 1

Щ۰



-100€

- Auxiliar de abertura de porta: pega EasyOpen
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: refrigera rapidamente grandes quantidades de alimentos
- Função SuperFrost: congela rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável DailyFresh
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Volume útil total: 485 litros
- Nível de ruído: 34 dB(A)
- Medidas (A x L x P): 2010 x 750 x 675 mm

N.° de material: 12335900
 Código EAN: 4002516701125
 PVP recomendado: 1.899 €

Preço promocional: 1.649 €

 N.° de material:
 12335890

 Código EAN:
 4002516701118

 PVP recomendado:
 1.999 €


 Preço promocional:
 1.749 €

N.° de material: 11954070
 Código EAN: 4002516517474
 PVP recomendado: 1.999 €
 Preço promocional: 1.899 €









- Combinado de instalação livre com porta de aço inoxidável CleanSteel
- Auxiliar de abertura de porta: pega EasyOpen
- Iluminação FlexiLight 2.0
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: rápida redução da temperatura
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Armazenamento profissional para mais frescura com PerfectFresh Pro
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Parede posterior seca branca
- Volume útil total: 362 litros
- Nível de ruído: 33 dB(A)
- Medidas (A x L x P): 2015 x 600 x 675 mm



Combinado KFN 16947 D edt/cs* Gama Premium

- Combinado de instalação livre com porta de aço inoxidável CleanSteel
- Auxiliar de abertura de porta: pega EasyOpen
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Dois circuitos de ar separados: DuplexCool
- Função SuperCool: refrigera rapidamente grandes quantidades de alimentos
- Função SuperFrost: congela rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável PerfectFresh
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Volume útil total: 428 litros
- Nível de ruído: 40 dB(A)
- Medidas (A x L x P): 2020 x 750 x 630 mm

Combinado KFN 4898 AD Gama Premium

۲

- Combinado de instalação livre com porta em Branco brilhante
- Sistema de abertura integrado na porta Click2open
- Iluminação FlexiLight 2.0

<u>ц</u>),

- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: rápida redução da temperatura
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Função Freeze&Cool: possibilidade de utilizar o congelador como frigorífico
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Armazenamento profissional para mais frescura com PerfectFresh Active
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Parede posterior seca em aço inoxidável CleanSteel
- Volume útil total: 362 litros
- Nível de ruído: 33 dB(A)
- Medidas (A x L x P): 2015 x 600 x 682 mm

N.° de material: 12178640
 Código EAN: 4002516622291
 PVP recomendado: 2.099 €

N.° de material: 10721540
 Código EAN: 4002515887585
 PVP recomendado: 3.299 €

N.° de material: 12156960
 Código EAN: 4002516612452
 PVP recomendado: 2.999 €

Combinados



Combinado KFN 4898 AD Gama Premium

- Combinado de instalação livre com porta em Cinza grafite
- Sistema de abertura integrado na porta Click2open
- Iluminação FlexiLight 2.0
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: rápida redução da temperatura
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Função Freeze&Cool: possibilidade de utilizar o congelador como frigorífico
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Armazenamento profissional para mais frescura com PerfectFresh Active
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Parede posterior seca em aço inoxidável CleanSteel
- Volume útil total: 362 litros
- Nível de ruído: 33 dB(A)
- Medidas (A x L x P): 2015 x 600 x 682 mm

N.° de material: 12156970
 Código EAN: 4002516612469
 PVP recomendado: 2.999 €

Frigoríficos





Frigorífico Side-by-Side KS 4383 ED ws* Gama Discovery 2

- Frigorífico para instalação Side-by-Side em branco
- Visor tátil SensorTouch
- Sistema de abertura integrado na porta SideOpen
- Iluminação LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Sinal acústico e ótico da porta
- Volume útil total: 399 litros
- Nível de ruído: 37 dB(A) re1pW
- Medidas (A x L x P): 1850 x 600 x 675 mm

N.º de material: 11949510 Código EAN: 4002516515470 PVP recomendado: 1.099 €





Frigorífico Side-by-Side KS 4783 ED edt/cs* Gama Reference 1

- Frigorífico para instalação Side-by-Side em aço inoxidável CleanSteel
- Visor tátil SensorTouch
- Auxiliar de abertura de porta: pega EasyOpen
- Iluminação LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Sinal acústico e ótico da porta
- Volume útil total: 399 litros
- Nível de ruído: 36 dB(A) re1pW
- Medidas (A x L x P): 1850 x 600 x 675 mm

N.º de material: 11949630 Código EAN: 4002516515791 PVP recomendado: 1.349 €



Frigorífico Side-by-Side KS 4887 DD edt/cs Gama Premium

۲

- Frigorífico para instalação Side-by-Side com porta em aço inoxidável CleanSteel
- Visor tátil FreshTouch
- Sistema de abertura integrado na porta Click2open
- Iluminação FlexiLight 2.0
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Sinal acústico e ótico da porta
- Parede posterior CleanSteel
- Volume útil total: 386 litros
- Nível de ruído: 35 dB(A) re1pW
- Medidas (A x L x P): 1850 x 600 x 675 mm

Design com visual inox KS 4383 ED el* Gama Discovery 2

N.º de material: 11949430 Código EAN: 4002516515371 PVP recomendado: 1.199 € Design BlackSteel KS 4783 ED bst* Gama Reference 1

N.º de material: 11949590 Código EAN: 4002516515784 PVP recomendado: 1.449 € N.º de material: Código EAN:

11949670 4002516515913 PVP recomendado: 2.299 €

Congeladores





Congelador Side-by-Side FNS 4382 E ws* Gama Discovery 2

- Congelador para instalação Side-by-Side em branco
- Visor tátil SensorTouch
- Sistema de abertura integrado na porta SideOpen
- Iluminação LED
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Função de bloqueio e sinal acústico e ótico da porta e de temperatura
- Kit de união Side-by-Side incluído
- Volume útil total: 278 litros
- Nível de ruído: 38 dB(A) re1pW
- Medidas (A x L x P): 1850 x 600 x 675 mm

N.° de material: 11953000
 Código EAN: 4002516516989
 PVP recomendado: 1.149 €





Congelador Side-by-Side FNS 4782 E edt/cs* Gama Reference 1

- Congelador para instalação Side-by-Side em aço inoxidável CleanSteel
- Visor tátil SensorTouch
- Auxiliar de abertura de porta: pega EasyOpen
- Iluminação LED
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Função de bloqueio e sinal acústico e ótico da porta e de temperatura
- Kit de união Side-by-Side incluído
- Volume útil total: 278 litros
- Nível de ruído: 38 dB(A) re1pW
- Medidas (A x L x P): 1850 x 600 x 675 mm

N.° de material: 11953230
 Código EAN: 4002516517405
 PVP recomendado: 1.449 €





Congelador Side-by-Side FNS 4882 D edt/cs Gama Premium

- Congelador para instalação Side-by-Side em aço inoxidável CleanSteel
- Visor tátil FreshTouch
- Sistema de abertura integrado na porta Click2open
- Iluminação LED
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Função de bloqueio e sinal acústico e ótico da porta e de temperatura
- Kit de união Side-by-Side incluído
- Volume útil total: 278 litros
- Nível de ruído: 35 dB(A) re1pW
- Medidas (A x L x P): 1850 x 600 x 675 mm

Design em visual inox FNS 4382 E el* Gama Discovery 2

N.° de material: 11953060
 Código EAN: 4002516517009
 PVP recomendado: 1.249 €

Design BlackSteel FNS 4782 E bst* Gama Reference 1

N.° de material: 11953470
 Código EAN: 4002516517238
 PVP recomendado: 1.549 €

N.° de material: 11953920
 Código EAN: 4002516517276
 PVP recomendado: 2.399 €

39

* Limitado ao stock existente.





Os destaques* dos fornos multifunções de encastrar



Eficiência energética

Os fornos da Miele, tal como todos os outros eletrodomésticos, estão dotados de uma elevada eficiência energética para obter os mais baixos consumos, mesmo em altos níveis de desempenho.



Programas automáticos

A Miele aposta na inovação no mundo da cozinha, com novas funcionalidades dentro de cada gama que visam melhorar a experiência culinária dos utilizadores. Garanta uma confeção perfeita com o mínimo esforço ao usar programas automáticos.



Conectividade total

Desfrute da nossa ampla gama com Wi-Fi integrado. Com a app Miele@mobile, poderá sempre desfrutar da comodidade de comprar novos produtos, receber assistência remota, ou controlar o estado dos seus aparelhos Miele a qualquer momento.



Cozinhar com clima

Consiga resultados profissionais de modo muito simples com apoio de humidade: ao cozinhar com clima são libertados jatos de vapor para o interior do forno. O pão e as carcaças ficam fofos por dentro, tostados e estaladiços uniformemente por fora e sabem como se acabassem de sair da padaria. Particularmente prático: pode programar os jatos de vapor de forma temporizada e operar, deste modo, de forma completamente flexível. Até vários programas automáticos recorrem ao cozinhar com clima para melhores resultados.



Programações de tempo

Decida quando deve estar pronto e descontraia: basta definir a hora de início, a hora final ou a duração do processo de confeção. Este terminará automaticamente assim que o tempo de confeção acabar. O temporizador é útil em várias situações. E não fica por aí: em caso de falhas de corrente, a hora definida é guardada durante 150 horas.




Calhas telescópicas FlexiClip

Graças às calhas telescópicas, os tabuleiros e as grelhas podem ser extraídos em toda a sua longitude do interior do forno e mantêm-se estáveis em qualquer posição.

^{*} Equipamento depende do modelo.

Fornos multifunções






H 2465 B Gama Discovery 1



- Volume interior de 76 litros com 5 níveis
- Visor com comando EasyControl Plus
- 8 modos de funcionamento e programas automáticos
- AirFry: alimentos crocantes e pouca gordura com fluxo de ar quente
- Indicação do progresso até à temperatura desejada no visor
- Funções de tempo e temporizador
- Interior do forno com acabamento PerfectClean e parede traseira com revestimento catalítico regenerável
- Porta CleanGlass de 3 vidros
- Aproveitamento do calor residual
- Conectividade com a app da Miele
- Tabuleiro universal com PerfectClean e grelha incluídos
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568






H 2467 B Gama Discovery 1



- Volume interior de 76 litros com 5 níveis
- Visor com comando EasyControl Plus
- 8 modos de funcionamento e programas automáticos
- AirFry: alimentos crocantes e pouca gordura com fluxo de ar quente
- Indicação do progresso até à temperatura desejada no visor
- Funções de tempo e temporizador
- Interior do forno com acabamento PerfectClean e parede traseira com revestimento catalítico regenerável
- Porta CleanGlass de 3 vidros
- Aproveitamento do calor residual
- Conectividade com a app da Miele
- Tabuleiro universal e grelha para bolos e assar PerfectClean. Calhas telescópicas FlexiClip HFC 70-C.
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568





H 2766-1 B 125 Edition Gama Discovery 2

- Volume interior de 76 litros com 5 níveis
- Visor com comando EasyControl Plus
- 9 modos de funcionamento e programas automáticos
- AirFry: alimentos crocantes e pouca gordura com fluxo de ar quente
- Indicação do progresso até à temperatura desejada no visor
- Funções de tempo e temporizador
- Interior do forno com acabamento PerfectClean e parede traseira com revestimento catalítico regenerável
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Porta CleanGlass de 3 vidros
- Aproveitamento do calor residual
- Conectividade com a app da Miele
- Tabuleiro universal e grelha para bolos e assar PerfectClean. Calhas telescópicas FlexiClip HFC 70-C.
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

Tabuleiro Gourmet perfurado para forno e AirFry HBBL71 grátis* e voucher para tabuleiro de grelhar e assar HGBB 71

N.° de material: 12435870 Código EAN: 4002516776444 **PVP recomendado: 1.199 €**

 N.° de material:
 12154310

 Código EAN:
 4002516653738

 PVP recomendado:
 799 €

Preço promocional: 699 €
H 2465 BP

H 2465 BP Gama Discovery 1

• Limpeza pirolítica

• Porta CleanGlass de 4 vidros

 N.° de material:
 12154320

 Código EAN:
 4002516653561

 PVP recomendado:
 1.099 €

 Preço promocional:
 899 €

N.° de material: 12154330
 Código EAN: 4002516653462
 PVP recomendado: 899 €

Preço promocional:

H 2467 BP Gama Discovery 1

Limpeza pirolítica

• Porta CleanGlass de 4 vidros

 N.° de material:
 12154340

 Código EAN:
 4002516653752

 PVP recomendado:
 1.199 €

 Preço promocional:
 999 €

H 2766-1 BP 125 Edition Gama Discovery 2



Limpeza pirolítica

799 €

-200€

• Porta CleanGlass de 4 vidros

N.° de material: 12435880
 Código EAN: 4002516808688
 PVP recomendado: 1.499 €
 Preço promocional: 1.299 €

FUNÇÃO **AIRFRY**

Cozinha saudável e com mais sabor com a função AirFry dos fornos da Miele



SAUDÁVEL E SABOROSO

Com a função AirFry pode fazer pratos deliciosos, acom menos gordura.



FUNÇÃO **AIRFRY**

Nova função para cozinhar com ar quente adicionada aos fornos da Miele com a qual pode obter resultados ideais em conjunto com os acessórios adaptados na perfeição.



OPÇÕES INFINITAS

Batatas fritas, nuggets e croquetes são alguns dos petiscos que pode preparar. Mas não fica por aqui, o pão e a pizza também ficam simplesmente maravilhosos.



Years

^{*} Consulte as condições.

^{**} Imagem ilustrativa.

Fornos multifunções





H 7162 B ContourLine Gama Reference 1

-200€

- Volume interior de 76 litros com 5 níveis
- Visor com comando DirectSensor S
- 10 modos de funcionamento e programas automáticos
- Revestimento em aço inoxidável com acabamento antidedadas CleanSteel
- Temporizador
- Indicação do progresso até à temperatura desejada
- Sonda de temperatura com fios
- Interior do forno com acabamento PerfectClean e parede traseira com revestimento catalítico regenerável
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Porta CleanGlass com 3 vidros
- Tabuleiros universal e de pastelaria com PerfectClean, grelha e calhas telescópicas FlexiClip incluídos
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

Livro de receitas grátis com mais de 120 receitas

 N.º de material:
 11614630

 Código EAN:
 4002516389729

 PVP recomendado:
 1.549 €

 Preço promocional:
 1.349 €

H 7162 BP ContourLine* Gama Reference 1

-200€

- Limpeza pirolítica
- Porta CleanGlass com 4 vidros

Livro de receitas grátis com mais de 120 receitas

 N.° de material:
 11614640

 Código EAN:
 4002516389590

 PVP recomendado:
 1.749 €

 Preço promocional:
 1.549 €





H 7164 B ContourLine Gama Reference 1



- Volume interior de 76 litros com 5 níveis
- Visor com comando DirectSensor S
- 12 modos de funcionamento e programas automáticos
- Revestimento em aço inoxidável com acabamento antidedadas CleanSteel
- Temporizador
- Indicação do progresso até à temperatura desejada
- Modo de funcionamento Cozinhar com clima
- Interior do forno com acabamento PerfectClean e parede traseira com revestimento catalítico regenerável
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Porta CleanGlass com 3 vidros
- Conectividade com a app da Miele
- Tabuleiros universal e de pastelaria com PerfectClean, grelha e calhas telescópicas FlexiClip incluídos
- Medidas do forno em mm (L x A x P):
 595 x 596 x 568

Livro de receitas grátis com mais 120 receitas

 N.° de material:
 11129510

 Código EAN:
 4002516179900

 PVP recomendado:
 1.699 €

 Preço promocional:
 1.399 €

.250€

H 7164 BP ContourLine Gama Reference 1

• Limpeza pirolítica

• Porta CleanGlass com 4 vidros

Livro de receitas grátis com mais 120 receitas

 N.° de material:
 11129520

 Código EAN:
 4002516180401

 PVP recomendado:
 2.049 €

 Preço promocional:
 1.799 €





H 7165 B BlackLine Gama Reference 1



- Volume interior de 76 litros
- Visor com comando DirectSensor S
- 12 modos de funcionamento e programas automáticos
- Indicação do progresso até à temperatura desejada
- Modo de funcionamento Cozinhar com clima
- Interior do forno com acabamento PerfectClean e parede traseira com revestimento catalítico regenerável
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Porta CleanGlass com 3 vidros
- Conectividade com a app da Miele
- Tabuleiros universal e de pastelaria com PerfectClean, grelha e calhas telescópicas FlexiClip incluídos
- Medidas do forno em mm (L x A x P):
 595 x 596 x 568

Livro de receitas grátis com mais 120 receitas

 N.º de material:
 12101810

 Código EAN:
 4002516610120

 PVP recomendado:
 1.749 €

 Preço promocional:
 1.449 €

H 7165 BP BlackLine Gama Reference 1

-250€

Limpeza pirolítica

• Porta CleanGlass com 4 vidros

Livro de receitas grátis com mais 120 receitas

 N.° de material:
 12101820

 Código EAN:
 4002516610052

 PVP recomendado:
 2.099 €

 Preço promocional:
 1.849 €

Os destaques* dos fornos a vapor combinados



Iluminação LED

Bem iluminado: o foco LED ilumina o interior do forno na perfeição e é eficiente em termos energéticos.



Geração de vapor externa

A geração de vapor fora do interior do forno impede a formação de resíduos de calcário e facilita a limpeza.



Cozinhar independente da quantidade

Sempre a mesma duração: sejam 100 g ou 1 kg, a duração é sempre igual.



Exclusivo Miele

Calhas telescópicas FlexiClip¹⁾

Ergonómicas e cómodas: pode aceder de forma simples e segura aos alimentos no forno.



SoftOpen e SoftClose

Refinado e elegante: a porta abre e fecha com um movimento suave.



Aplicações especiais

Muito simples: programas especiais criam resultados excelentes.



Crisp function

Perfeita para pizza ou batatas: a redução da humidade permite alcançar um tostado maravilhoso.



Eficiência energética

Poupa o ambiente e a carteira: quase todos os aparelhos têm uma classe de eficiência energética A+.



Funções de tempo

Sempre pontual: programe o tempo de início, de fim e a duração do processo de confeção ou defina um temporizador.

^{*} consoante o modelo

Os destaques* dos fornos a vapor combinados

Exclusivo MonoSteam No proces

Miele No processo de geração de vapor MonoSteam (2,2 kW), o vapor entra no interior do forno a vapor combinado através de uma entrada de vapor única. O vapor é distribuído rápida e uniformemente sobre os alimentos, o que leva a resultados perfeitos.



Exclusivo Cozinhar com clima¹⁾

Miele Cozinhar e assar melhor com humidade: desfrute de massa leve e crostas douradas incomparáveis.



Programas automáticos

Pratos saborosos em pouco tempo: seja pão, bolos ou carne, tudo é preparado de forma totalmente automática.



Exclusivo TasteControl²⁾

Miele O arrefecimento rápido automático impede o prolongamento indesejado da confeção e pode manter os alimentos quentes.



Miele@home

Vida inteligente: com Miele@home ligue os eletrodomésticos em rede para mais possibilidades.



Exclusivo Acabamento PerfectClean

Miele Rapidamente limpo: uma vez que os alimentos não aderem nem encrustam, a limpeza é uma tarefa extremamente fácil.

^{*} Equipamento depende do modelo

¹⁾ Com sistema de sucção patenteado

Patente: EP 2 190 295 B1

2) Patente: EP 1 714 083 B1

Fornos a vapor combinados





DGC 7151 BlackLine Gama Reference 1

- Volume interior de 76 litros
- Tecnologia MonoSteam: distribuição rápida e homogénea do vapor
- Modo de funcionamento Cozinhar com clima
- TasteControl: redução da temperatura para evitar que os alimentos fiquem secos ou demasiado cozinhados
- Reservatório de água interno com 1 litro de capacidade
- Indicação do progresso até à temperatura desejada
- Interior do forno com PerfectClean e parede posterior com esmalte catalítico com limpeza automática
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Conectividade com a app da Miele
- Tabuleiros universal, perfurado e de pastelaria com PerfectClean. Tabuleiro perfurado e sem perfurações de aço inoxidável e calhas telescópicas FlexiClip incluídos
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568





DGC 7351 BlackLine Gama Reference 2

- Volume interior de 76 litros
- Tecnologia MonoSteam: distribuição rápida e homogénea do vapor
- Modo de funcionamento Cozinhar com clima combinável com até 4 funções
- TasteControl: redução da temperatura para evitar que os alimentos fiquem secos ou demasiado cozinhados
- Reservatório de água interno com 1 litro de capacidade
- Indicação do progresso até à temperatura desejada
- Interior do forno com PerfectClean e parede posterior com esmalte catalítico com limpeza automática
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Possível guardar 20 programas favoritos
- Conectividade com a app da Miele
- Tabuleiros universal, perfurado e de pastelaria com PerfectClean. Tabuleiro perfurado e sem perfurações de aço inoxidável e calhas telescópicas FlexiClip incluídos
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

Preto obsidiana

N.° de material: 12096840
 Código EAN: 4002516610267
 PVP recomendado: 1.999 €

Preto obsidiana

N.° de material: 112096850
 Código EAN: 4002516610687
 PVP recomendado: 2.399 €

Os destaques* dos micro-ondas

Exclusivo Miele Interior do forno XL
Com um volume interior de 46
litros, os modelos TopControl têm muito
espaço para vários tipos de cozinhados.



Programas automáticos

Preparar pratos sem esforço: basta regular o programa e, p. ex., selecionar o peso, que o aparelho faz o resto.




Quick M-O

Poupa tempo: aceda diretamente à maior potência de micro-ondas, o que se adequa aos seus hábitos pessoais.



Interior em aço inoxidável

Muito eficiente: o espaço interior de inox garante uma perfeita distribuição das micro-ondas e uma limpeza fácil.



Funcionamento combinado

Poupar tempo e melhorar os resultados: no funcionamento combinado os alimentos são cozinhados e tostados em simultâneo.



Comando EasySensor

Reinventar os clássicos: os modelos Side-Control da Miele também têm comando tátil.





M 2230 SC Gama Discovery 1

- Micro-ondas de encastrar M 2230 SC para um nicho de 35-36 cm de altura
- Volume interior: 17 litros
- Potência máxima de 900 W
- Visor com comando EasySensor
- Programas automáticos
- Manter quente: manutenção do calor sem ressecar os alimentos durante 15 minutos
- SideControl: painel de comandos lateral
- Medidas do micro-ondas em mm (L x A x P): 595 x 372 x 310





M 2240 SC Gama Discovery 1

- Micro-ondas de encastrar M 2240 SC para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 26 litros
- Potência máxima de 900 W
- Visor com comando EasySensor
- Programas automáticos
- Manter quente: manutenção do calor sem ressecar os alimentos durante 15 minutos
- SideControl: painel de comandos lateral
- Medidas do micro-ondas em mm (L x A x P): 595 x 460,5 x 401





M 7140 TC Gama Reference 1

- Micro-ondas de encastrar de design ContourLine para um nicho de 45 cm de altura
- Volume interior: 46 litros
- Potência máxima de 900 W
- Visor com comando DirectSensor S
- TopControl: painel de comandos superior
- Programas automáticos
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Manter quente: manutenção do calor sem ressecar os alimentos durante 15 minutos
- Medidas do micro-ondas em mm (L x A x P): 595 x 456 x 560

Preto obsidiana

N.° de material: 11139460
 Código EAN: 4002516126201
 PVP recomendado: 799 €

Preto obsidiana

N.° de material: 11139490
 Código EAN: 4002516126706
 PVP recomendado: 899 €

Aço inoxidável/CleanSteel

N.° de material: 11139500
 Código EAN: 4002516126812
 PVP recomendado: 1.199 €

M 2234 SC

Gama Discovery 1

• Grill de quartzo integrado

N.° de material: 11139470
 Código EAN: 4002516126713
 PVP recomendado: 899 €



Placas de indução







KM 7361 FL Gama Discovery 1



- Sem moldura para instalação à face ou sobre a bancada
- 4 zonas de cozinhar
- Interface fácil de usar com indicações a amarelo ComfortSelect
- Função Stop&Go
- Função Booster em todas as zonas de cozinhar
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Desligar de segurança e função de bloqueio
- Medidas da placa em mm (A x L x P): 53 x 620 x 520
- Medidas do nicho em mm (L x P): 560-600 x 490-500
- Medidas externas e internas no nicho para instalação à face em mm (L x P):
 624 x 524//600 x 500

N.° de material: 12418240
 Código EAN: 4002516740513
 PVP recomendado: 899 €

Preço promocional:

KM 7361 FR Gama Discovery 1



749 €

- Com moldura estreita em aço inoxidável
- Medidas da placa em mm (A x L x P): 55 x 626 x 526
- Medidas do nicho em mm (L x P): 560-600 x 490-500

 N.° de material:
 12418230

 Código EAN:
 4002516740162

 PVP recomendado:
 899 €

 Preço promocional:
 749 €





KM 7363 FL Gama Discovery 1

- Sem moldura para instalação à face ou sobre a bancada
- 4 zonas de cozinhar e 1 zona Flex 210x420 mm
- Interface fácil de usar com indicações a amarelo ComfortSelect
- Função Stop&Go
- Função Booster em todas as zonas
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Desligar de segurança e função de bloqueio
- Medidas da placa em mm (A x L x P): 53 x 620 x 520 mm
- Medidas do nicho em mm (L x P):
- 560-600 x 490-500

Medidas externas e internas no nicho para instalação à face em mm (L x P): 624 x 524//600 x 500

N.º de material: 12418250 Código EAN: 4002516740186

PVP recomendado: 1.299 €





KM 7373 FL Gama Reference 1



- Sem moldura para instalação à face ou sobre a bancada
- 4 zonas de cozinhar e 1 zona Flex 210x420 mm
- Interface fácil de usar com indicações a amarelo ComfortSelect
- Função Stop&Go
- Função Booster em todas as zonas
- Desativação de segurança e função de bloqueio
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Medidas da placa em mm (A x L x P): 53 x 800 x 520
- Medidas do nicho em mm (L x P): 750-780 x 490-500
- Medidas externas e internas no nicho para instalação à face em mm (L x P): 804 x 524//780 x 500

 N.° de material:
 12418260

 Código EAN:
 4002516740544

 PVP recomendado:
 1.399 €

 PVP promocional:
 1.199 €

Os destaques* das placas de indução



Placa e exaustor conectados Com a Con@ctivity 3.0, a maioria das placas da Geração 7000 comunicam diretamente com o exaustor.



Indução total
Cozinhe com a máxima flexibilidade graças
à placa de indução total, com a qual terá a
liberdade de cozinhar em qualquer zona da
placa e de mover a qualquer momento o
seu recipiente sem perder as suas
configurações.



SmartSelect
Rápido e intuitivo: os níveis de potência e tempos são ajustados diretamente em cada zona de cozinhar.



Seleção intuitiva e inteligente
Os comandos SmartSelect permitem
selecionar o nível de potência e definir um
temporizador de forma intuitiva. Cada zona
de cozinhar tem a sua própria sequência
numérica retroiluminada, o que facilita a sua

leitura desde qualquer ângulo.



Exclusivo Miele A função TwinBooster, um exclusivo da Miele, permite uma maior versatilidade na hora de cozinhar, com uma potência máxima de até 3,7 kW nas zonas de cozinhar de maiores dimensões.



PowerFlex Insuperável, rápido e flexível: os recipientes grandes aquecem sem problemas.

Placas de indução











KM 7466 FL 125 Edition Gama Reference 1



- Sem moldura para instalação à face ou sobre a bancada
- 4 zonas de cozinhar e uma zona PowerFlex
- Interface rápida de usar ComfortSelect
- Função Stop&Go
- TwinBooster em todas as zonas de cozinhar
- Con@ctivity 3.0.: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Desligar de segurança e função de bloqueio
- Medidas da placa (A x L x P): 51 x 620 x 520 mm
- Medidas do nicho (L x P): 560 x 490 mm
- Medidas externas e internas no nicho para instalação à face em mm (L x P): 624 x 524//600 x 500

Placa para grelhar Gourmet GGRP grátis*

N.º de material: 12485580 Código EAN: 4002516772279 PVP recomendado: 1.399 €

Preço promocional: 1.199 €



KM 7667 FL

Gama Premium 1

- Instalação à face ou sobre a bancada
- Indução total com área de cozinhar de 570 x 390 mm para até 4 recipientes
- Interface prática e intuitiva SmartSelect
- Função Stop&Go
- TwinBooster em todas as zonas de cozinhar
- Con@ctivity 3.0.: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Desligar de segurança e função de bloqueio
- Medidas da placa (A x L x P): 510 x 620 x 520 mm
- Medidas do nicho (L x P): 600 x 500 mm

N.º de material: Código EAN:

11218180 4002516185277

PVP recomendado: 1.949 €

KM 7466 FR 125 Edition Gama Reference 1



- Com moldura estreita em aço inoxidável
- Medidas da placa (A x L x P): 52 x 626 x 526 mm
- Medidas do nicho (L x P): 560 x 490 mm

Placa para grelhar Gourmet GGRP grátis*

N.º de material: 12485570 Código EAN: 4002516772187 PVP recomendado: 1.399 € Preço promocional: 1.199 €

* Na compra de uma placa de indução KM 7466 125 Edition entre 01.01.2024 e 31.03.2024 a Miele oferece uma placa para grelhar Gourmet GGRP no valor de 189.99 €. $54 \quad \text{Use o seu voucher em www.miele.pt.} \\$

Placas de indução com exaustor integrado





KMDA 7272 FL-U Gama Discovery 1

- Configuração para modo de recirculação de ar Plug&Play. Inlcui filtro de carvão ativado e adaptador.
- 4 zonas de cozinhar e exaustor integrado
- Instalação sobre a bancada ou à face
- Espaço máximo de armazenamento: com uma altura de 200 mm é possível utilizar todo o espaço restante do armário
- Instalação Plug&Play simples: não é necessária caixa de rodapé ou sistema de tubos planos
- Comando ComfortSelect prático e intuitivo em amarelo
 Motor ECO integrado potente e de baixo consumo até 510 (m³/h) em recirculação
- Motor Silence especialmente silencioso desde 47 dB
- Eficiência energética A+
- Limpeza fácil do interior e dos filtros;
- Con@ctivity 3.0: resposta automática do exaustor mediante ajustes na placa
- Medidas do nicho para instalação sobre a bancada (L x P): 780 x 500 mm
- Medidas do nicho para instalação à face (L x P): 780-804 x 500-524 mm

 N.° de material:
 12259160

 Código EAN:
 4002516668091

 PVP recomendado:
 2.899 €

KMDA 7272 FL-A Gama Discovery 1

- Configuração para instalação com saída de ar para o exterior.
- Motor ECO integrado potente e de baixo consumo até 615 (m³/h) em modo de saída de ar
- Motor Silence especialmente silencioso desde 41 dB

N.° de material: 12259150
 Código EAN: 4002516668084
 PVP recomendado: 2.899 €







Placas elétricas e a gás





KM 6527 FR Gama Discovery 1

- Placa elétrica vitrocerâmica com moldura em aço inoxidável
- 3 zonas de cozinhar (1 zona com 27 cm de diâmetro)
- Comando EasySelect: simples com indicações a amarelo
- Função Stop&Go
- Indicação de calor tripla para cada zona de cozinhar
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 574 x 45 x 504
- Medidas no nicho para instalação sobre a bancada (L x P): 560 x 490 mm





KM 6540 FR Gama Reference 1

- Placa elétrica vitrocerâmica com moldura em aço inoxidável
- 4 zonas de cozinhar (1 zona Vario)
- Zona ExtraSpeed para uma rapidez inigualável
- Comando ComfortSelect: seleção numérica rápida em amarelo
- Função Stop&Go
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 614 x 43 x 514
- Medidas no nicho para instalação sobre a bancada (L x P): 600 x 500 mm





KM 2012 G Gama Reference 1

- Placa a gás com 4 queimadores (1 queimador para Wok simples)
- Botões seletores giratórios
- Desligar de segurança GasStop
- Queimadores PerfectClean com revestimento antiaderente para uma limpeza fácil
- Medidas da placa em mm (L x A x P):
 650 x 90 x 520
- Medidas no nicho para instalação sobre a bancada (L x P): 560 x 480-490 mm

N.° de material: 11705880
 Código EAN: 4002516411147
 PVP recomendado: 749 €

N.º de material: Código EAN: **PVP recomendado:**

10873510 4002516063544 **899** € N.° de material: 7111180
 Código EAN: 4002514374840
 PVP recomendado: 949 €

Os destaques* dos exaustores



Iluminação LED HighPower

lluminação ecológica e extremamente duradoura: com apenas 3 W, ilumina toda a área de cozinhar com uma luz quente e natural.



Tempo de funcionamento suplementar

Ar ambiente livre de odores: depois do fim da confeção, o motor continua a funcionar durante 5 ou 15 minutos, desligando-se automaticamente no final do tempo definido.



Filtro de gorduras de aço inoxidável

Os exaustores da Miele têm um filtro de aço inoxidável de 10 camadas. Os revestimentos e as molduras dos filtros são de aço inoxidável de grande qualidade. O filtro não descolora ao lavar na máquina de lavar louça. Assim, os filtros da Miele conservam a sua qualidade durante muito tempo.




Miele CleanCover

Proteção e limpeza simples: o espaço interior fechado e liso impede o contacto com o sistema eletrónico e o motor.



Filtro de carvão ativado NoSmell

Nos exaustores Miele com sistema de recirculação de ar é utilizado também, além do filtro de gorduras, um filtro de carvão ativado NoSmell. Este filtro é capaz de conter os odores de forma eficiente durante muito tempo.




Desligar de segurança


Depois de 10 horas de funcionamento, o exaustor desliga-se automaticamente.
Assim, é garantida uma grande segurança, incluindo em caso de erros de operação.

xaustores














DA 1260

Gama Discovery 1

- Exaustor para fixar por baixo do móvel superior com 60 cm de largura
- Para fixar por baixo do móvel superior ou montagem independente na parede
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para a lavagem na máquina de lavar louça
- Nível de ruído no nível intensivo: 74 dB(A)
- Potência no nível intensivo: 545 m3/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 598 x 125 x 500 mm

Aço inoxidável CleanSteel

N.º de material: 10552920 Código EAN: 4002515790588 PVP recomendado: 549 €

DAS 2920 EDST Gama Discovery 1

- Exaustor de pala extensível com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar ou recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma limpeza interior fácil e segura
- Filtros de aço inoxidável de 10 camadas aptos para lavagem na máquina de lavar louca
- Controlo fácil através de teclas seletoras com LED
- Muito silencioso, nível de ruído entre 47-68
- Potência de 555 m³/h no nível Intensivo
- Filtros contra odores para circulação não incluídos:
- Conjunto de iniciação filtro Active + suporte: DKFS 31-P (11793530)
- Conjunto de iniciação regenerável Longlife + suporte: DKFS 31-R (11793540)

PUR 98 W EDST Gama Discovery 1

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar ou recirculação
- Iluminação LED de baixo consumo (3*3 W)
- CleanCover para uma limpeza interior fácil e segura
- Filtros de aço inoxidável de 10 camadas aptos para lavagem na máquina de lavar
- Controlo fácil através de teclas seletoras com LED
- Muito silencioso, nível de ruído de 47-67
- Potência de 650 m³/h no nível Intensivo
- Filtros contra odores para circulação não fornecidos:
- Filtro Active DKF12-P (11762580); filtro regenerável Longlife DKF12-R (10271450)

N.º de material: 12011230 Código EAN: 4002516569831 PVP recomendado: 749 €

649 €

N.º de material: 10383640 Código EAN: 4002515710791 PVP recomendado: 1.049 €

DAS 2620 EDST

• Exaustor de pala extensível com 60 cm de largura

Gama Discovery 1

N.º de material: 12011220 Código EAN: 4002516569749 PVP recomendado:

PUR 68 W EDST Gama Discovery 1

• Exaustor de parede com 60 cm de largura

N.º de material: 10351360 Código EAN: 4002515710784 PVP recomendado: 949 €

Branco brilhante

N.º de material: 10552960 Código EAN: 4002515790595 PVP recomendado: 499 €

Exaustores





DA 9091 W OBSW Gama Discovery 1

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Muito silencioso, nível de ruído entre 39-62 dB
- Potência no nível intensivo: 670 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 880 x 500 x 260 mm
- Filtros contra odores para funcionamento em circulação não fornecidos: filtro Active DKF 29-P (11292130); filtro regenerável Longlife DKF 29-R (11295570)


N.° de material: 11683940
 Código EAN: 4002516400752
 PVP recomendado: 1.049 €


DA 9091 W GRGR Gama Discovery 1


• Em cinza grafite.


N.° de material: 11683950
 Código EAN: 4002516400035
 PVP recomendado: 1.049 €


Esquemas de instalação




























Esquemas de instalação






















Esquemas de instalação






















Destaques das máquinas de café de instalação livre



OneTouch for Two

Em modo simples ou duplo: programas extra para a preparação de um ou dois Cappuccino ou Latte macchiato.



Comando DirectSensor

Simples e intuitivo: todos os elementos de comando estão à vista no visor de quatro linhas de texto claro.



AromaticSystem

Aroma a café intenso: moagem que protege o aroma e tecnologia de aromatização inteligente para o melhor resultado possível.



Espuma de leite perfeita

Deliciosas bebidas com leite: faça um cappuccino ou latte macchiato para si e para os seus convidados.



Variedade de bebidas

As máquinas de café da Miele oferecem uma variedade única de tipos de café.



EasyClean

Limpeza fácil da máquina: os componentes são amovíveis e os processos automáticos de limpeza garantem a higiene da máquina.

Máquinas de café de instalação livre





CM 5310 Silence Gama Discovery 1

- Preparação simultânea premindo um botão: OneTouch for Two
- Resultados perfeitos e aroma de café intenso: AromaticSystem
- Espuma de leite cremosa para variadas especialidades de café
- Limpeza prática com programas de limpeza
- Perfeito para quantidades maiores: função Cafeteira
- ComfortClean: facilidade de limpeza na máquina de lavar louça
- 1 reservatório para grãos de café (200 g)





CM 6160 MilkPerfection Gama Reference 1

- Preparação simultânea premindo um botão: OneTouch for Two
- Resultados perfeitos e aroma de café intenso: AromaticSystem
- Espuma de leite cremosa para variadas especialidades de café
- Limpeza prática com programas de limpeza
- Perfeito para quantidades maiores: função Cafeteira
- ComfortClean: facilidade de limpeza na máquina de lavar louça
- 1 reservatório para grãos de café (300 g)
- Possível programar 4 perfis de utilizador
- Ligação em rede com Miele@home





CM 6360 MilkPerfection Gama Reference 2

- Preparação simultânea premindo um botão: OneTouch for Two
- Resultados perfeitos e aroma de café intenso: AromaticSystem
- Espuma de leite cremosa para variadas especialidades de café
- Limpeza prática com programas de limpeza
- Perfeito para quantidades maiores: função Cafeteira
- ComfortClean: facilidade de limpeza na máquina de lavar louça
- Superfície aquecedora de louça e recipiente do leite de 0,70 litros
- 1 reservatório para grãos de café (300 g)
- Possível programar 8 perfis de utilizador
- Ligação em rede Miele@home

Preto obsidiana

N.° de material: 11511960
 Código EAN: 4002516327844
 PVP recomendado: 949 €

Branco lótus

N.° de material: 11584100
 Código EAN: 4002516359661
 PVP recomendado: 1.299 €

Preto obsidiana

N.° de material: 11584120
 Código EAN: 4002516359678
 PVP recomendado: 1.299 €

Preto obsidiana

N.° de material: 11584150
 Código EAN: 4002516358480
 PVP recomendado: 1.499 €

Branco lótus

N.° de material: 11584130
 Código EAN: 4002516359685
 PVP recomendado: 1.499 €




Vantagens dos aspiradores verticais sem fios Miele



Exclusivo Design 3 em 1 patentado¹⁾

Miele Os modelos Triflex HX1 e HX2 da Miele são concebidos para se adaptarem às suas necessidades. Quer aspirar espaços grandes como a sala ou o quarto? Coloque a potente PowerUnit na posição inferior. Se a colocar na posição superior, pode aspirar de forma cómoda por baixo de móveis ou tetos. Também pode ser usada sozinha, o que é ideal para aspirar móveis ou estofos.



Modo de alcance

Utilização universal: graças à PowerUnit instalada em cima, beneficia da máxima flexibilidade ao aspirar.




Modo Conforto

Manuseamento confortável: beneficie de toda a leveza devido ao peso reduzido.



Modo Compacto

O modo Compacto para uma limpeza rápida de vez em quando.



Conceito de carregamento flexível

Totalmente personalizado: o conceito de carregamento é tão flexível quanto o seu aspirador Miele.



Carregador

Potência total: a bateria adicional permite duplicar o tempo de aspiração.

¹⁾ Patente: DE 102016105475 B4

Aspiradores verticais sem fios













- -140€
- Novo motor digital com maior rendimento de limpeza • Inovadora configuração 3 em 1
- Tecnologia Vortex
- Autonomia de até 60 minutos
- Bateria de lítio VARTA substituível
- Filtro HEPA Lifetime
- Escova elétrica MultiFloor XXL (28 cm)
- · Cor: Branco lótus















Triflex HX2 Cat & Dog

- Novo motor digital com maior rendimento de limpeza
- Inovadora configuração 3 em 1
- Tecnologia Vortex
- Autonomia de até 60 minutos
- Bateria de lítio VARTA substituível
- Filtro HEPA Lifetime
- Escova elétrica MultiFloor XXL (28 cm) com Brilliant Light
- Escova elétrica Electro Compact SEB 23 especial para pelos de animais
- Cor: Preto obsidiana

















- Triflex HX2 Pro
- Novo motor digital com maior rendimento de limpeza
- Inovadora configuração 3 em 1
- Tecnologia Vortex
- Autonomia de até 120 minutos
- Bateria dupla de lítio VARTA substituível
- Estação de carregamento da bateria
- Filtro HEPA Lifetime
- Escova elétrica MultiFloor XXL (28 cm) com Brilliant Light
- Novo acessório para a escova Hardfloor Care para pavimentos delicados
- · Cor: Cinza infinito

N.º de material: 11805990 Código EAN: 4002516445586 PVP recomendado: 699€ Preço promocional: 559 € N.º de material: Código EAN:

11806000 4002516445593

PVP recomendado: 779€

Preço promocional: 619 € N.º de material: Código EAN:

11806010 4002516445609

PVP recomendado: Preço promocional: 949€


799 €

Vantagens dos aspiradores com saco



Eficiência de limpeza

Muito poderoso: devido à construção única alcança também resultados ideais numa potência mais baixa.



Filtro AirClean Plus

Filtragem eficaz para ar ambiente particularmente limpo.



Recolha automática do cabo através de um toque

Extra rápido e cómodo: é possível recolher todo o cabo apenas com um toque na tecla de pé.



Exclusivo Sistema Compact

Poupe espaço: a escova universal e a mangueira podem ser colocados de ambos os lados do aspirador.



Rodas orientáveis DynamicDrive1)

Protege o chão: os pneus e as rodas de borracha com amortecedores asseguram uma deslocação particularmente silenciosa.



Filtro Active AirClean Também neutraliza odores

desagradáveis, o que é ideal para quem tem animais domésticos.

Aspiradores com saco







- Potência máxima de 550 W
- Filtro AirClean
- Saco do pó HyClean FJM de 3,5 litros
- Escova de cerdas sintéticas
- Conjunto de três acessórios
- Raio de ação de 9 metros
- Cor: Preto obsidiana





Compact C1

- Potência máxima de 890 W
- Filtro AirClean
- Saco do pó HyClean FJM de 3,5 litros
- Escova de cerdas sintéticas
- Raio de ação de 9 metros
- Cor: Encarnado manga





Compact C1 **EcoLine Parquet**

-30€

- Potência máxima de 550 W
- Filtro AirClean
- Saco do pó HyClean FJM de 3,5 litros

-20€

- Escova de cerdas sintéticas
- Conjunto de três acessórios
- Raio de ação de 9 metros
- Cor: Branco lótus

PowerLine

-30€

- - Conjunto de três acessórios

N.º de material: 10693510 Código EAN: 4002515841860 PVP recomendado: 229 € 199 € Preço promocional:

N.º de material: 10693490 Código EAN: 4002515841846 PVP recomendado: 229 €

199 € Preço promocional:

N.º de material: 10693520 Código EAN: 4002515841877 PVP recomendado: 259 €

239 € Preço promocional:

70

Aspiradores com saco











Compact C2

- Potência máxima de 890 W
- Filtro AirClean Plus
- Sacos do pó HyClean FJM de 3,5 litros
- Escova de cerdas sintéticas
- Conjunto de três acessórios
- Raio de ação de 11 metros
- Cor: Azul-marinho





Compact C2 Parquet XL

-20€

- Potência máxima de 890 W
- Filtro AirClean Plus
- Saco do pó HyClean FJM de 3,5 litros
- Escova de cerdas sintéticas
- Escova Parquet Twister XL
- Conjunto de três acessórios
- Raio de ação de 11 metros
- Cor: Preto obsidiana









-50€





Complete C2

Flex

-20€

- Potência máxima de 890 W
- Filtro AirClean Plus
- Saco do pó HyClean GN de 4,5 litros
- Escova de cerdas sintéticas
- Conjunto de três acessórios
- Raio de ação de 10 metros
- Cor: Preto obsidiana

 N.° de material:
 12030500

 Código EAN:
 4002516554233

 PVP recomendado:
 269 €

 Preço promocional:
 249 €

 N.° de material:
 12030540

 Código EAN:
 4002516554271

 PVP recomendado:
 279 €

Preço promocional: 259 €

N.º de material: 12035020 Código EAN: 4002516556077

PVP recomendado: 309 €
Preço promocional: 259 €

Aspiradores com saco





-70€



Complete C3 125 Edition

- Potência máxima de 890 W
- Filtro AirClean
- Saco do pó HyClean GN de 4,5 litros
- Tubo de apiração com pega Comfort
- Escova multifunções SEB 365-3
- Conjunto de três acessórios
- Raio de ação de 12 metros
- Cor: Verde petróleo





Complete C3 **Parquet**

- Potência máxima de 890 W
- Filtro AirClean Plus
- Saco do pó HyClean GN de 4,5 litros
- Escova multifunções SEB 365-3
- Escova Parquet Twister especial parquet e pavimentos delicados
- Conjunto de três acessórios
- Raio de ação de 12 metros
- Rodas DynamicDrive especiais para pavimentos delicados
- Cor: Azul marinho



-30€





Sacos



Complete C3 Cat & Dog

- Potência máxima de 890 W
- Filtro Active AirClean
- Saco do pó HyClean GN de 4,5 litros
- Escova multifunções SEB 365-3
- Escova TurboTeQ para eliminar pelos, especial para animais e tapetes delicados
- Conjunto de três acessórios
- Raio de ação de 12 metros
- Cor: Encarnado framboesa

N.º de material: 12436310 Código EAN: 4002516744016 PVP recomendado: 369€ Preço promocional: 299 €

N.º de material: 12032870 Código EAN: 4002516555322 PVP recomendado: 359€ Preço promocional: 329 € N.º de material: 12032880 Código EAN: 4002516555339 PVP recomendado: 369€

Vantagens dos aspiradores sem saco Miele



Tecnologia Vortex

Elevada eficiência de limpeza: um fluxo de ar superior a 100 km/h assegura a recolha perfeita de todo o tipo de pó.



Design compacto

Pequeno e potente: graças ao seu design compacto, é fácil de manobrar mesmo em casas pequenas.



Rodas TrackDrive

Seguro e bem alinhado: graças às rodas laterais, permanece sempre no caminho certo e é particularmente fácil de usar.



Esvaziamento higiénico
Miele Inovadora separação do pó:
esvaziamento do pó fino e da sujidade
grosseira em separado.



Exclusivo Miele Acessórios de qualidade Acessórios no VarioClip: escova para estofos, tubo plano e escova para móveis.

Aspiradores sem saco








- Elevada eficiência de limpeza com tecnologia Vortex: 890 W
- Filtro Hygiene AirClean
- Escova de aspiração SBD 365-3
- Botão seletor giratório 4 níveis
- Raio de ação de 10 metros
- Cor da carcaça: Preto obsidiana
- Cor da roda: Rosa dourado





Boost CX1 Cat & Dog*

-30€

- Elevada eficiência de limpeza com
- tecnologia Vortex: 890 W
- Filtro HEPA AirClean
- Escova de aspiração SBD 365-3
- Escova de aspiração turbo STB 305-3
- Botão seletor giratório 4 níveis
- Raio de ação de 10 metros
- Cor da carcaça: Preto obsidiana
- Cor da roda: Rosa dourado





Boost CX1

Parquet PowerLine*

- Elevada eficiência de limpeza com
- tecnologia Vortex: 890 W
- Filtro HEPA AirClean
- Escova de aspiração SBD 365-3
- Escova de aspiração Parquet Twister SBB 300-3
- Botão seletor giratório 4 níveis
- Raio de ação de 10 metros
- Cor da carcaça: Branco lótus
- Cor da roda: Rosa dourado

N.º de material: 12434000 Código EAN: 4002516742951 PVP recomendado: 359 € Preço promocional: 329 €

N.º de material: 11666940 Código EAN: 4002516384748 Preço recomendado: 419 € Preço promocional: 369 € N.º de material: 11666930 Código EAN: 4002516384731 PVP recomendado: 389€

Vantagens dos robôs de aspiração Miele



Quattro Cleaning Power

Perfeito para tapetes e pavimentos duros: sistema de limpeza de 4 fases com 4 modos para uma limpeza perfeita.



Smart Navigation 3D

Navegação inteligente: 2 câmaras frontais permitem a deteção precisa de objetos 3D para uma limpeza sem falhas.



App Miele Scout1)

Simples e prático: com a nova app Miele Scout, podem dar preferência ou bloquear áreas selecionadas.



Home Vision HD2)

Ter um olho em casa: transmissão ao vivo encriptada da câmara frontal para um dispositivo móvel em qualidade HD⁽²⁾.



Corner Brush

Miele Limpeza total: escovas laterais extensíveis de 20 braços chegam a todos os cantos.



Non-Stop 170 min 3)

Utilização prolongada, mais rigor: o tempo de funcionamento longo é perfeito para espaços grandes.

¹⁾ Disponível para um dispositivo móvel (ver requisitos mínimos nas indicações da App Store).

²⁾ A qualidade de transmissão depende da velocidade da sua ligação à internet em casa, assim como do seu dispositivo terminal móvel.

³⁾ Medidos em modo de limpeza silencioso em ambiente padrão de acordo com a IEC 62929:2014.

Robôs de aspiração















- Recolha de pó excelente graças ao Quattro Cleaning Power
- Filtro AirClean Plus
- Limpeza sistemática com 3D **Smart Navigation**
- Operação confortável com a app Miele Scout
- Depósito do pó com capacidade de 0,4 litros
- Quatro programas de limpeza
- Tempo de funcionamento longo
- Non-Stop 120 min
- Protege os móveis com Furniture **Protection Technology**
- Cor: Bronze















Scout RX3

Home Vision HD

- Recolha de pó excelente graças ao Quattro Cleaning Power
- Filtro AirClean Plus
- Limpeza sistemática com 3D **Smart Navigation**
- Operação confortável com a app Miele Scout
- Depósito do pó com capacidade de 0,4 litros
- Quatro programas de limpeza
- Tempo de funcionamento longo
- Non-Stop 120 min
- Protege os móveis com Furniture Protection Technology
- Controlo total com a função Home Vision HD
- Cor: Rose gold

N.º de material: 11713560 Código EAN: 4002516403906 PVP recomendado:

N.º de material: Código EAN: PVP recomendado:

759 €

11713550 4002516403890 799€



Acessórios e consumíveis





Pack Allergy XXL GN ou FJM HyClean 3D + HA50 (1)

16 sacos do pó, 4 filtros de proteção do motor e 4 filtros de saída de ar para respirar livremente.

PVP recomendado: 64,99 €
Preço promocional: 48,99 €

(1): Preço promocional válido até 31.03.2024



Set 4 UltraPhase 1 + 1 Ultraphase 2 + TwinDos Care⁽²⁾

Poupe até 30% de detergente graças à dosagem automática com o sistema de 2 fases e mantenha o sistema de dosagem TwinDos limpo com o TwinDos Care.

PVP recomendado: 89,99 €
Preço promocional: 79,99 €

(2): Preço promocional válido até 31.03.2024



Set UltraColor & Sport (3)

Combinação ideal: remoção de nódoas e cuidado perfeito para roupa de desporto e vestuário funcional.

PVP recomendado: 63,99 €
Preço promocional: 43,99 €

(3): Preço promocional válido até 31.03.2024



Dispensadores de aroma Aqua, Dry-Fresh, Cocoon e Nature (4)

Vários aromas para colocar na sua máquina de secar roupa e perfumar as suas roupas.

PVP recomendado: 12,99 €
Preço promocional 10,99 €

(4): Preço promocional válido até 31.03.2024



Miele Fragrance Selection (5)

Para 150 ciclos de secagem, seleção dos 3 aromas mais apreciados da Miele.

PVP recomendado: 32,99 €
Preço promocional: 24,99 €

(5): Preço promocional válido até 31.03.2024




Set Ultratabs 60 + Sal + Abrilhantador (6)

Conjunto de detergentes para os melhores resultados de limpeza e secagem nas máquinas de lavar louça.

PVP recomendado: 27,99 €
Preço promocional: 21,99 €

(6): Preço promocional válido até 31.03.2024

Acessórios e consumíveis



Set 6 PowerDisk (7)
Resultados brilhantes — mesmo com sujidade persistente.



Teppan Yaki KMTY e Pizza Stone HBS70 (8)

Uma experiência culinária única com os acessórios Miele.



Set DishClean & IntenseClean (9)

Para uma limpeza higiénica de máquinas de lavar louça.

PVP recomendado:	59,99 €
Preco promocional:	44.99 €

Preço promocional: 44,99

(7): Preço promocional válido até 31.03.2024

Teppan Yaki Gourmet KMTY

PVP recomendado: 299,00 €
Preço promocional: 249,00 €

Pedra de assar e de pizza Miele Gourmet HBS70

PVP recomendado: 219,00 €
Preço promocional: 176,00 €

(8): Preço promocional válido até 31.03.2024

PVP recomendado: 37,99 €
Preço promocional: 29,99 €

(9): Preço promocional válido a partir de 01.02.2024



Miele Portuguesa, Lda. Miele Experience Center Av. do Forte, 5 2790 - 073 Carnaxide

Telefone: 214 248 100

Miele Experience Center Porto Rua de Sá da Bandeira 662 4000-431 Porto

Telefone: 224 917 876

Serviço de Apoio ao Cliente info@miele.pt

Website miele.pt

Siga-nos nos canais da Miele Portugal:





