

**Miele**

# Exaustores

Design Partner  
Versão setembro 2021

Miele. Immer Besser.





Miele

# Boas perspetivas para o planeamento da sua cozinha

## Tipos de exaustores

### Tipos de construção

#### Exaustores de parede e de ilha

O centro das atenções da sua cozinha



Exaustores de ilha



Exaustores de parede

#### Exaustores de teto

Ventilação integrada para um perspectiva aberta



#### Exaustores Downdraft

A solução elegante atrás da placa



#### Exaustores de encastrar

A solução certa para cada tipo instalação



Exaustor com pala extensível



Exaustor para fixar sob o móvel superior



Exaustor de bancada



Exaustor de encastrar

# Descubra a largura ideal para a sua placa

## Larguras dos exaustores



### Para cozinhas pequenas e médias

Exaustores entre 50 cm e 80 cm de largura



### Para cozinhas grandes e abertas

Exaustores entre 90 cm e 120 cm de largura

# O ambiente ideal para cada estilo de vida

## Funções dos exaustores

Ao cozinhar e, em particular, ao fritar são produzidos vapores, uma mistura de vapor de água, componentes de gordura e odores. Se o ar da cozinha não for aspirado ou filtrado, os vapores permanecem no espaço e poluem o ambiente. A longo prazo, os seus móveis de cozinha, papel de parede, pintura, etc., ficam danificados pois a gordura e os vapores ficam entranhados. Existem três opções para uma limpeza do ar eficaz: saída de ar, saída de ar com ventilador externo e circulação de ar.



**Saída de ar:** altamente eficiente e elimina a humidade



**Saída de ar para motores externos:** eficaz e particularmente silenciosa



**Circulação de ar:** simples e vantajosa em termos energéticos

# Aura 4.0 Ambient

Elegante e com comando inteligente



Com o Aura 4.0 Ambient, pode definir tonalidades únicas na sua cozinha. Este inovador exaustor com circulação de ar não só extrai e filtra os vapores da cozinha, como também está equipado com novas funções.

- É o primeiro exaustor da Miele equipado exclusivamente com um comando inteligente através da app da Miele.

- Função de desumidificação HumidityBalance: o exaustor absorve a humidade gerada durante o processo de confeção e recolhe-a num filtro. Um sensor integrado determina o momento ideal para a libertação da humidade.

- MyAmbientLight permite ajustar a cor da luz ao seu gosto. Função AmbientFragrance: perfume a sua cozinha com um agradável aroma. Pode escolher o aroma consoante o seu gosto.



Comando inteligente exclusivamente através da app da Miele



Cozinha com um perfume agradável



Iluminação colorida personalizada



Função de desumidificação única



Con@ctivity

# Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

As características em destaque\* dos exaustores

**Exclusivo Miele**

## Con@ctivity – A integração domótica para exaustores da Miele

**Miele**

Com Con@ctivity 3.0, a placa e o exaustor comunicam entre si através de Wi-Fi. O exaustor sabe o que tem de fazer: reage automaticamente aos ajustes na placa e adapta a potência ao que acontece na placa, o que garante um ambiente agradável e sem odores incómodos.

Com Con@ctivity 3.0, o exaustor e a placa são integrados em Miele@home.



## Motor ECO

Potente e económico: em comparação com motores convencionais, o motor de corrente contínua poupa até 70% de energia.



## MyAmbientLight

Permite configurar diversas cores de iluminação.



## Silence

Eficaz e muito silencioso: o motor está equipado com revestimento especial de isolamento acústico que reduz o ruído de forma eficiente.



## Miele CleanCover

Proteção e limpeza simples: a superfície fechada e lisa impede o contacto com cabos e peças do motor.



## Filtro em aço inoxidável de 10 camadas

Eficiente e estético: eficaz contra gorduras e pode ser lavado na máquina de lavar louça.

# O que significa cada ícone?

## Ícones para exaustores



### Eficiência energética

São disponibilizadas as classes de eficiência energética de A++ a B.



### Con@ctivity

Função automática através de Wi-Fi para uma temperatura ambiente ideal e máximo conforto de utilização.



### MobileControl

Aceder ao estado ou controlar os aparelhos através do smartphone ou do tablet.



### Filtro de 10 camadas

Filtro de gorduras metálico de 10 camadas, adequado para lavagem na máquina de lavar louça.



### Indicador do filtro

Indicação ótica para a saturação do filtro de gorduras e do filtro de carvão ativo.



### Motor ECO

Exaustor particularmente eficiente.



### Iluminação LED

Para uma iluminação otimizada de toda a placa.



### Individual

Soluções personalizadas de exaustores para cada cliente.



### Hood in Motion

Posicionamento correto do exaustor para cada situação de trabalho.



# Exaustores de teto




Comando exclusivamente através da app Miele@home

## Exaustor de teto

### DA 2808 EDST

- Exaustor de teto com 88 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para a lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Motor ECO integrado para menos ruído: 65 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 725 m<sup>3</sup>/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 880 x 342 x 500



**PVP recomendado EDST** 2.349 €  
**N.º de material** 10862800  
**Código EAN** 4002516019527

**PVP rec. Brilliant White** 2.349 €  
**N.º de material** 10751520  
**Código EAN** 4002515937136


# Exaustores de ilha



## Exaustor de ilha

### PUR 98 D

- Exaustor de ilha com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para a lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 69 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 650 m<sup>3</sup>/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 70 x 598



PVP recomendado


1.669 €

N.º de material

10383620

Código EAN

4002515710777



#### Exaustor Downdraft DAD 4940

- Aprox. 94 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação (necessário kit DUU 600 / DKF 30-P/-R)
- Comando intuitivo SmartControl com as regulações possíveis destacadas a amarelo
- 5 níveis de potência (incl. 2 níveis intensivos)
- Iluminação LED regulável em 3 níveis
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 72-76 dB(A) re1pW\*
- Potência no nível intensivo: 640-555 m<sup>3</sup>/h\*
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 936 x 300 x 120 mm


**PVP recomendado** 2.199 €  
**N.º de material** 11986200  
**Código EAN** \*pendente de confirmar

#### Exaustor Downdraft DAD 4840


- Aprox. 92 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação (necessário kit DUU 600 / DKF 30-P/-R)
- Comando intuitivo SmartControl com as regulações possíveis destacadas a amarelo
- 5 níveis de potência (incl. 2 níveis intensivos)
- Iluminação LED regulável em 3 níveis
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 72-76 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 640-555 m<sup>3</sup>/h\*
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 916 x 300 x 120 mm

**PVP recomendado** 2.199 €  
**N.º de material** 11986180  
**Código EAN** \*pendente de confirmar

#### DAD 4940



#### DAD 4840



\*primeiro valor corresponde à saída de ar e o segundo à recirculação

\*primeiro valor corresponde à saída de ar e o segundo à recirculação

# Exaustores de ilha



## Exaustor de ilha DA 6708 D

### Aura Edition 6000

- Exaustor de ilha com 100 cm de largura
- Exclusivo para recirculação
- 4 níveis de potência (com intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas, aptos para máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Potência sonora no nível intensivo: 74 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 620 m<sup>3</sup>/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 1.000 x 112 x 700

### PVP recomendado

**Aço inox. CleanSteel** 3.469 €  
**N.º de material** 10755650  
**Código EAN** 4002515937099

### PVP recomendado

**Brilliant White** 3.469 €  
**N.º de material** 10755620  
**Código EAN** 4002515937051

### PVP recomendado

**Obsidian Black** 3.469 €  
**N.º de material** 10755630  
**Código EAN** 4002515937075



## Exaustor de ilha

### DA 6698 D Puristic Edition 6000



- Exaustor de ilha com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para a lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 65 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 730 m<sup>3</sup>/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 85 x 598

### PVP recomendado

**Aço inox. CleanSteel** 3.469 €  
**N.º de material** 10750490  
**Código EAN** 4002515937006

### PVP recomendado

**Brilliant White** 3.469 €  
**N.º de material** 10750450  
**Código EAN** 4002515936948





#### Exaustor de ilha DA 4248 V D Puristic Varia

- Exaustor de ilha com 120 cm de largura
- Exclusivo para saída de ar
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 6 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para a lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 70 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 675 m<sup>3</sup>/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 1.198 x 70 x 698



**PVP recomendado** 3.969 €  
**N.º de material** 10862840  
**Código EAN** 4002515987179




#### Exaustor de ilha DA 7378 D

- #### Aura 4.0 Ambient
- Exaustor de ilha em Brilliant White com 500 mm de diâmetro
  - Modelo exclusivo para recirculação
  - Iluminação LED
  - CleanCover para uma fácil limpeza interior
  - Indicação de saturação dos filtros de gorduras
  - 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para a lavagem na máquina de lavar louça
  - AmbientFragrance: possibilidade de escolher entre vários aromas
  - Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
  - Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
  - Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
  - Potência no nível intensivo: 600 m<sup>3</sup>/h
  - Medidas do exaustor em mm (Ø x A): 500-700 x 440 x 500

**PVP recomendado** 5.399 €  
**N.º de material** 11476590  
**Código EAN** 4002516311102




# Exaustores de parede



## Exaustor de parede DA 396-7 EDST "Classic"

- Exaustor de parede com 60 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 62 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 500 m<sup>3</sup>/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 598 x 120 x 520



**PVP recomendado** 849 €  
**N.º de material** 10558460  
**Código EAN** 4002515790014




## Exaustor de parede PUR 68 W

- Exaustor de parede com 60 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 67 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 650 m<sup>3</sup>/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 598 x 62 x 500

**PVP recomendado** 899 €  
**N.º de material** 10351360  
**Código EAN** 4002515710784





**Exaustor de parede  
DA 9091 W Screen**


- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 62 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 670 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 880 x 500 x 260

**PVP recomendado**

**Graphite Grey** 899 €  
**N.º de material** 11683950  
**Código EAN** 4002516400035

**PVP recomendado**

**Obsidian Black** 899 €  
**N.º de material** 11683940  
**Código EAN** 4002516400752



**Exaustor de parede  
PUR 98 W**


- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 67 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 650 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 62 x 500

**PVP recomendado**


**N.º de material** 10383640  
**Código EAN** 4002515710791

999 €


**DA 9091 W**



**PUR 98 W**




# Exaustores de parede



## Exaustor de parede DA 399-7 "Classic"

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 62 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 500 m³/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 120 x 520

**PVP recomendado** 945 €  
**N.º de material** 10558470  
**Código EAN** 4002516400035





## Exaustor de parede DA 6096 W Wing

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED de baixo consumo (2 x 4,5 W)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 66 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 650 m³/h
- Para instalação em saída de ar para cima é necessário o acessório de chaminé DADC 6000 (com peça e tubo telescópico)
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 547 x 523

**PVP recomendado** 1.229 €  
**Brilliant White**  
**N.º de material** 9982540  
**Código EAN** 4002515539255

**PVP recomendado** 1.229 €  
**Obsidian Black**  
**N.º de material** 9982550  
**Código EAN** 4002515539262







### Exaustor de parede DA 4298 W Puristic Plus

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 64 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 630 m<sup>3</sup>/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 62 x 500

**PVP recomendado** 1.649 €  
**N.º de material** 10862850  
**Código EAN** 4002516019671




### Exaustor de parede DA 6498 W «Pure»

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gordura
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConnect
- Motor ECO integrado para menos ruído: 64 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 610 m<sup>3</sup>/h
- Para instalação em saída de ar para cima é necessário o acessório para chaminé DADC 6000 (com peça e tubo telescópico)
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 899 x 550 x 530


**PVP recomendado** 1.669 €  
**Graphite Grey**  
**N.º de material** 10812190  
**Código EAN** 4002515960837

**PVP recomendado** 1.669 €  
**Obsidian Black**  
**N.º de material** 10812180  
**Código EAN** 400251596082

### DA 4298 W



### DA 6498 W



# Exaustores de parede



## Exaustor de parede DA 7198 W Triple

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros
- Filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Motor ECO integrado para menos ruído: 72 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 600 m<sup>3</sup>/h
- Para instalação em saída de ar para cima é necessário o acessório de chaminé DADC 7000 (com peça e tubo telescópico)
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 880 x 440 x 433

### PVP recomendado

Graphite Grey 1.799 €  
N.º de material 10812210  
Código EAN 4002515976029

### PVP recomendado

Obsidian Black 1.799 €  
N.º de material 10812200  
Código EAN 4002515976012




## Exaustor de parede DA 4228 W "Puristic Plus"

- Exaustor de parede de 120 cm de largura
- AExclusivo para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 4 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 64 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 630 m<sup>3</sup>/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 1.198 x 62 x 500


### PVP recomendado

N.º de material 1.829 €  
10862830  
Código EAN 4002516019299

## DA 7198 W



## DA 4228 W





### Exaustor de parede DA 6798 W Shape

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- Filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 63 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 610 m<sup>3</sup>/h
- Para instalação em saída de ar para cima é necessário o acessório de chaminé DADC 6000 (com peça e tubo telescópico)
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 568 x 493

#### PVP recomendado

**Obsidian Black** 2.199 €  
**N.º de material** 10750370  
**Código EAN** 4002515935811



### Exaustor de parede DA 6698 W Puristic Edition 6000

- Exaustor de parede com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 63 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 640 m<sup>3</sup>/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 898 x 85 x 500


#### PVP recomendado

**Aço inox. CleanSteel** 2.299 €  
**N.º de material** 10862860  
**Código EAN** 4002515987162


#### PVP recomendado

**Brilliant White** 2.299 €  
**N.º de material** 10750300  
**Código EAN** 4002515935934


DA 6798 W



DA 6698 W



# Exaustor para fixar sob móvel superior



## Exaustor para fixar sob móvel superior DA 1260


- Exaustor para fixar por baixo do móvel superior com 60 cm de largura
- Para fixar por baixo do móvel superior ou montagem independente na parede
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 74 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 545 m<sup>3</sup>/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 598 x 125 x 500

### PVP recomendado

Aço inox. CleanSteel 499 €  
N.º de material 10552920  
Código EAN 4002515790588

### PVP recomendado

Brilliant White 499 €  
N.º de material 10552960  
Código EAN 4002515790595



# Exaustores de pala




## Exaustor de pala DA 3466

- Exaustor de encastrar de pala com 60 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 64 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 550 m<sup>3</sup>/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 595 x 34 x 275

**PVP recomendado**  
**N.º de material**  
**Código EAN**

679 €  
10031790  
4002515558140




## Exaustor de pala DA 3496

- Exaustor de encastrar de pala com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível intensivo: 64 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 550 m<sup>3</sup>/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 895 x 34 x 275


**PVP recomendado**  
**N.º de material**  
**Código EAN**

849 €  
10031800  
4002515558157

## DA 3466



## DA 3496



# Exaustores de pala



## Exaustor de pala DA 3598

- Exaustor de encastrar de pala com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConnect
- Motor ECO integrado para menos ruído: 63 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 635 m<sup>3</sup>/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 892 x 37 x 309

**PVP recomendado** 1.449 €  
**N.º de material** 11745860  
**Código EAN** 4002516433460




## Exaustor de pala DA 3698


- Exaustor de encastrar de pala com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Motor ECO integrado para menos ruído: 63 dB no nível intensivo
- Potência no nível intensivo: 635 m<sup>3</sup>/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 892 x 37 x 309

**PVP recomendado** 2.259 €  
**N.º de material** 10862810  
**Código EAN** 4002516019626

### DA 3598



### DA 3698



# Exaustores de encastrar



## Exaustor de encastrar DA 2558

- Exaustor de encastrar com 50 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 67 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 600 m<sup>3</sup>/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 532 x 50 x 372

**PVP recomendado** 729 €  
**N.º de material** 10862750  
**Código EAN** 4002515987186




## Exaustor de encastrar DA 2578


- Exaustor de encastrar com 70 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 67 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 600 m<sup>3</sup>/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 702 x 50 x 402

**PVP recomendado** 829 €  
**N.º de material** 10751660  
**Código EAN** 4002515935460

### DA 2558



### DA 2578



# Exaustores de encastrar



## Exaustor de encastrar DA 2668

- Exaustor de encastrar com 60 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 64 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 585 m<sup>3</sup>/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 580 x 64 x 293

**PVP recomendado** 1.499 €  
**N.º de material** 10862760  
**Código EAN** 4002516019121




## Exaustor de encastrar DA 2698

- Exaustor de encastrar com 90 cm de largura
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 62 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 640 m<sup>3</sup>/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 880 x 64 x 293


**PVP recomendado** 1.829 €  
**Aço inox. CleanSteel**  
**N.º de material** 10862770  
**Código EAN** 4002516019398

**PVP recomendado** 1.829 €  
**Brilliant White**  
**N.º de material** 10751480  
**Código EAN** 4002515935576

DA 2668



DA 2698





# Exaustores de encastrar



## Exaustor de encastrar

### DA 2628

- Exaustor de encastrar com 120 cm de largura
- Exclusivo para saída de ar
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED de baixo consumo (3 x 4,5 W)
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- Indicação de saturação dos filtros de gorduras
- 4 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Compatível com placas Miele 3.0 ou comando através da app da Miele.
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 62 dB(A) re1pW
- Potência no nível intensivo: 640 m<sup>3</sup>/h
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 1.180 x 64 x 293

**PVP recomendado**


2.259 €

**N.º de material**

10751290

**Código EAN**

4002515935491



**Miele Portuguesa, Lda.**

Avenida do Forte, n.º 5  
2790-073 Carnaxide  
Telefone: 21 424 81 00  
Website: [www.miele.pt](http://www.miele.pt)

**Serviço de Apoio ao Cliente**

**[info@miele.pt](mailto:info@miele.pt)**

**Siga-nos através das redes sociais  
da Miele Portugal:**



## Miele Club

**Faça parte do Miele Club.**

Registar o seu eletrodoméstico garante-lhe vantagens.  
Aceda à secção Miele Club em [miele.pt](http://miele.pt) e saiba quais são.

**Fotografe este código QR com  
a câmara do seu smartphone e  
aceda ao catálogo digital.**

