

**Miele**

# Máquinas de lavar louça

Design Partner

Versão setembro 2021

Miele. Immer Besser.





# Novidade mundial AutoDos: sistema de dosagem automática AutoDos com PowerDisk integrado

Comodidade e eficácia de limpeza únicas

Obtenha resultados de limpeza excelentes com a nossa inovação: a primeira dosagem automática a nível mundial com PowerDisk do mercado. Desenvolvemos um sistema único: uma nova gama de máquinas de lavar louça e um detergente em pó granulado exclusivo. Consoante o programa selecionado, é doseada a quantidade necessária no momento ideal. Também é possível dosear várias vezes no mesmo programa. No programa Automático um sensor mede o grau de sujidade e a ajusta a dosagem conforme a leitura.



As máquinas de lavar louça da nova geração permitem uma grande liberdade em termos de funcionamento. Pode utilizar o sistema de dosagem automática AutoDos com PowerDisk integrado ou dosear de forma clássica as pastilhas ou o pó através do depósito de dosagem. O cliente decide sempre qual detergente pretende utilizar.

Esqueça as dosagens, só tem de se lembrar uma vez por mês: com a inovadora tecnologia de dosagem com PowerDisk, o detergente em pó granulado tem uma duração média de 20 ciclos de lavagem<sup>1)</sup>. Dessa forma, desfruta de uma nova liberdade.

A Miele@home permite-lhe explorar todo o potencial dos seus aparelhos Miele, tornando a sua vida diária ainda mais inteligente: a primeira máquina de lavar louça autónoma do mundo pode ser ligada em rede com segurança e comodidade, tornando a operação ainda mais fácil e conveniente. Comodidade máxima no seu dia a dia.

<sup>1)</sup> no programa ECO 50 °C



**Máquinas de lavar louça de integrar completamente**

A frente da máquina é revestida com uma frente decorativa igual à da cozinha ou com a frente em inox CleanSteel da Miele. Dessa forma, a máquina pode ser perfeitamente integrada no design da sua cozinha.

# Que tipo de eletrodoméstico se adapta melhor às suas necessidades?

## Tipos de instalação das máquinas de lavar louça

As máquinas de lavar louça da Miele podem ser instaladas de várias formas para integração perfeita na sua cozinha e para o máximo conforto.



### Máquinas de instalação livre

Modelo de instalação livre com tampo robusto que pode utilizar como superfície de trabalho. Uma vez que a máquina não está montada de forma permanente, é possível levá-la e voltar a instalá-la noutra local, em caso de mudança.



### Máquinas de encastrar por baixo de uma bancada

As máquinas de lavar louça de encastrar por baixo da bancada estão disponíveis em Brilliant White e em aço inoxidável CleanSteel e são ideais como modelos de substituição.



### Máquinas de integrar

A frente do aparelho pode ser revestida com uma frente decorativa igual à da cozinha, para um design uniforme. Também é possível colocar uma frente em inox CleanSteel.



### Máquinas sem puxadores com Knock2open

Bastam dois toques na porta para a máquina se abrir automaticamente, sem qualquer puxador.



### Montagem alta

Ergonómica: todas as máquinas de lavar louça de integrar da Miele podem ser montadas sem problemas a uma altura ideal.

# Variedade de tamanhos das máquinas de lavar louça

Adaptado às suas necessidades



**Máquina de lavar louça padrão**  
(60 cm de largura, 81 cm de altura)  
A partir de 81 cm de altura, para um nicho convencional.

Medidas da máquina de lavar louça

As máquinas de lavar louça da Miele estão disponíveis em diferentes alturas e larguras.  
A solução ideal para a sua cozinha!



### **Máquina de lavar louça XXL**

(60 cm de largura, 85 cm de altura)

As máquinas de lavar louça de encastrar por baixo da bancada, de integrar parcialmente e de integrar completamente da Miele também estão disponíveis na versão XXL. São adequadas para cozinhas com uma altura de nicho a partir de 85 cm, por exemplo, para cozinhas novas com bancadas mais altas. O seu cesto superior tem uma capacidade de carga aproximadamente 25% superior para uma maior flexibilidade e melhores opções de arrumação: espaço seguro para copos de pé alto, chávenas de café grandes e peças de até 23 cm de diâmetro.



### **A versão mais estreita**

(45 cm de largura, 81 cm de altura)

Os modelos de 45 cm oferecem o máximo desempenho e conforto: gaveta para talheres, baixo consumo energético e cestos versáteis.

Ideal para casas com poucas pessoas e pouco espaço, que ainda assim não pretendem prescindir do conforto de uma máquina de lavar louça da Miele.

# Que tipo de comando pretende?

Os painéis das novas máquinas de lavar louça da Geração 7000


O novo conceito de painel das máquinas de lavar louça da Geração 7000 tem um só objetivo: satisfazer o cliente. Quer escolha o comando tátil, as teclas seletoras intuitivas ou o visor de texto, o comando é muito simples, orientando o utilizador de forma lógica e intuitiva ao longo de todo o processo. Os visores táteis são muito fáceis de utilizar.



Visor M Touch S

Comando tátil: com o visor M Touch S percorre o menu e seleciona os programas através dos ícones, tal como num smartphone. No visor tátil ligeiramente inclinado é possível visualizar todo o conteúdo do menu. Além disso, o visor é fácil de limpar.

No comando através de teclas sensoras no painel tem disponível uma vasta gama de programas. Os nomes dos programas e outros conteúdos são apresentados no visor de texto TFT de uma linha.



Teclas sensoras



Design

O aspeto moderno que combina preto obsidiana com aço inoxidável de elevada qualidade confere um toque especial e adapta-se perfeitamente ao ambiente da cozinha.





### MultiLingua

Multilingue: configure o seu idioma para poder compreender facilmente todas as informações.



## Visor M Touch Vi

O novo visor M Touch Vi é sinónimo de conforto máximo: o visor TFT de grandes dimensões permite seleccionar manualmente os programas. Nenhuma outra máquina de lavar louça de integrar completamente é tão cómoda.



## Visor TFT



Selecione e modifique os programas de lavagem e as opções tocando diretamente no painel, basta um toque. É possível controlar inúmeros programas através de uma seleção direta.

## Conforto

O visor de texto TFT de uma linha facilita a leitura das indicações. Consoante o modelo, é possível ver o logótipo da Miele retroiluminado.



**Miele**  
PowerDisk  
All in 1

## AutoDos

**Exclusivo Miele**

**Sistema de limpeza avançado**  
Excelentes resultados: o AutoDos é o primeiro sistema de dosagem automática do mundo com PowerDisk integrado!). A máquina de lavar louça e o detergente em pó granulado exclusivo funcionam com precisão e a dosagem é efetuada em função do programa e no

momento ideal. Liberdade total: o PowerDisk é o suficiente para, em média, 20 ciclos de lavagem<sup>2)</sup>. E a dosagem de detergente é sempre feita na quantidade certa.

<sup>1)</sup> Patente: EP2850990, US9962062

<sup>2)</sup> No programa ECO 50 °C

# Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

Os destaques\* das máquinas de lavar louça



**Exclusivo Miele** **Gaveta 3D-MultiFlex<sup>1)</sup>**  
Arrumação simplificada: através de possibilidades de ajuste refinadas também pode posicionar de forma adequada peças de louça pequenas.



**Exclusivo Miele** **Configuração dos cestos FlexLine**  
Flexibilidade cómoda: ajustar de forma simples, posicionar de forma flexível e alcançar os melhores resultados de limpeza.



**Exclusivo Miele** **Miele@home**  
Torne a sua vida mais inteligente: com Miele@home, ligue os eletrodomésticos numa rede para mais possibilidades.



**QuickPowerWash**  
Programa curto: melhores resultados de limpeza para louça com sujidade normal em 58 minutos.



**Tecnologia EcoPower**  
Economiza água e energia: preservação de recursos eficiente através de uma conceção inteligente do fluxo de água.

\* Características de equipamento dependentes do modelo  
<sup>1)</sup> Patente: DE102008062761B3, EP2201887B, US9516990B2

# O que significa cada ícone?

## Ícones para máquinas de lavar louça



### Eficiência energética

São disponibilizadas classes de eficiência energética de C a F.



### Consumo de água

As máquinas de lavar louça da Miele são muito eficientes. O valor mais alto é de 8,9 litros.



### MultiLingua

Pode definir diferentes idiomas no visor, de forma a entender perfeitamente todas as informações.



### Nível de ruído

A máquina de lavar louça mais silenciosa apresenta um nível de ruído a partir de 38 dB no programa de lavagem Extra silencioso.



### Limpeza de talheres

A gaveta MultiFlex 3D patenteada <sup>1)</sup> é ajustável em altura, largura e profundidade de forma versátil e otimizada.



A gaveta de talheres 3D patenteada <sup>2)</sup> é ajustável em altura, largura e profundidade.



Todos os talheres ficam separados, a sujidade é removida sem resíduos e os talheres são perfeitamente secos.



Pode ser inserida de forma flexível sobre as filas de suporte dianteiras do cesto inferior.



### QuickPowerWash

Melhor desempenho de limpeza «A» em menos de uma hora em combinação com as pastilhas ou PowerDisk® da Miele.



### AutoDos

Dosagem automática do detergente para resultados ideais de limpeza e maior conforto.



### BrilliantLight

4 Power LED asseguram uma iluminação perfeita do interior.



### Comando

Utilização rápida e simples através de movimento no visor tátil.



Utilização rápida e simples através de movimento no visor tátil totalmente integrado.

\* 10% mais económico do que o valor limite da classe de eficiência energética A+++

\*\* no programa Extra silencioso

<sup>1)</sup> Patente: DE102008062761B3, EP2433549B1

<sup>2)</sup> Patente: DE102008062761B3, EP2201887B1

<sup>3)</sup> Patente: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

# Máquinas de lavar louça de instalação livre 60 cm



## Máquina de lavar louça G 5000

- Máquina de lavar louça de instalação livre com cesto para talheres
- Capacidade para 13 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 93 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,9 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior Comfort

### PVP recomendado

**Brilliant White** 799 €  
**N.º de material** 11492280  
**Código EAN** 4002516313960

### PVP recomendado

**Aço inox. CleanSteel** 899 €  
**N.º de material** 11492290  
**Código EAN** 4002516313977

## Máquina de lavar louça G 5000 SC

- Máquina de lavar louça de instalação livre com gaveta para talheres
- Capacidade para 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 95 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior Comfort

### PVP recomendado

**Brilliant White** 799 €  
**N.º de material** 11492300  
**Código EAN** 4002516313984

### PVP recomendado

**Aço inox. CleanSteel** 899 €  
**N.º de material** 11492310  
**Código EAN** 4002516313991

# Máquinas de lavar louça de instalação livre 60 cm



## Máquina de lavar louça G 5210

- Máquina de lavar louça de instalação livre com cesto para talheres
- Capacidade para 13 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 73 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior Comfort

### PVP recomendado

**Brilliant White** 899 €  
**N.º de material** 11492460  
**Código EAN** 4002516314042



## Máquina de lavar louça G 5210 SC

- Máquina de lavar louça de instalação livre com gaveta para talheres
- Capacidade para 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior Comfort
- Gaveta para talheres 3D MultiFlex

### PVP recomendado

**BrilliantWhite** 949 €  
**N.º de material** 11492490  
**Código EAN** 4002516314059

### PVP recomendado

**Aço inox. CleanSteel** 1.040 €  
**N.º de material** 11492510  
**Código EAN** 4002516314066

# Máquinas de lavar louça de instalação livre 60 cm



## Máquina de lavar louça G 7200 SC

- Máquina de lavar louça de instalação livre com gaveta para talheres
- Capacidade: 14 serviços
- 8 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 43 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos ExtraComfort e gaveta para talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável

### PVP recomendado

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>BrilliantWhite</b>  | 1.149 €       |
| <b>N.º de material</b> | 11870410      |
| <b>Código EAN</b>      | 4002516464211 |

### PVP recomendado

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Aço inox. CleanSteel</b> | 1.199 €       |
| <b>N.º de material</b>      | 11870420      |
| <b>Código EAN</b>           | 4002516464228 |



## Máquina de lavar louça G 7110 SC

### AutoDos

- Máquina de lavar louça de instalação livre com gaveta para talheres
- Capacidade para 14 serviços
- 8 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 44 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 64 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática de detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos ComfortPlus e gaveta para talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
- Comunicação simples com a máquina de lavar louça através de WiFiConn@ct

### PVP recomendado

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Brilliant White</b> | 1.149 €       |
| <b>N.º de material</b> | 11780850      |
| <b>Código EAN</b>      | 4002516436874 |

### PVP recomendado

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>Aço inox. CleanSteel (portas)</b> | 1.199 €       |
| <b>N.º de material</b>               | 11780860      |
| <b>Código EAN</b>                    | 4002516436881 |



## Máquina de lavar louça G 7410 SC

- Máquina de lavar louça de instalação livre com gaveta para talheres
- Capacidade: 14 serviços
- 10 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 42 dB(A) re1pW
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática de detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos ExtraComfort e gaveta para talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
- Comunicação simples com a máquina de lavar louça através de WiFiConn@ct

### PVP recomendado

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Brilliant White</b> | 1.449 €       |
| <b>N.º de material</b> | 11870480      |
| <b>Código EAN</b>      | 4002516464280 |

### PVP recomendado

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Aço inox. CleanSteel</b> | 1.649 €       |
| <b>N.º de material</b>      | 11870490      |
| <b>Código EAN</b>           | 4002516464297 |

\* Lançamento previsto para janeiro de 2022. Até essa data, o modelo equivalente disponível para venda é o G 7100 SC com eficiência C e os números de material BrilliantWhite 11091800 /CleanSteel 11091840 e PVP 1.149 euros e 1.199 euros.

\* Lançamento previsto para janeiro de 2022. Até essa data, o modelo equivalente disponível para venda é o G 7310 SC com eficiência C e os números de material BrilliantWhite 11091930 /CleanSteel 11091940 e PVP 1.149 euros e 1.649 euros.

# Máquinas de lavar louça 45 cm



## Máquina de lavar louça G 5430 SC

- Máquina de lavar louça de instalação livre de 45 cm
- Capacidade para 9 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 78 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Opção Curto para poupança de tempo
- Gaveta para talheres

**PVP recomendado** 899 €  
**N.º de material** 11492620  
**Código EAN** 4002516314417



## Máquina de lavar louça G 5640 SC

- Máquina de lavar louça de 45 cm de instalação livre com gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Capacidade para 9 serviços
- 6 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 44 dB(A) re1pW
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 63 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 7,7 litros
- EcoFeedBack: estimativa do consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOperan: abertura automática da porta depois da lavagem

**PVP recomendado** 1.029 €  
**N.º de material** 11492640  
**Código EAN** 4002516314431



# Máquinas de lavar louça de integrar parcialmente 60 cm



## Máquina de lavar louça G 5000 S Ci

- Máquina de lavar louça de integrar parcialmente com gaveta para talheres
- Capacidade: 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 96 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior Comfort

### PVP recomendado

**Brilliant White** 899 €  
**N.º de material** 11492320  
**Código EAN** 4002516314004

### PVP recomendado

**Aço inox. CleanSteel** 999 €  
**N.º de material** 11492380  
**Código EAN** 4002516314318





## Máquina de lavar louça G 5210 S Ci

- Máquina de lavar louça de integrar parcialmente com gaveta para talheres
- Capacidade para 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior Comfort

### PVP recomendado

1.219 €  
**N.º de material** 11492540  
**Código EAN** 4002416314073



# Máquinas de lavar louça de integrar parcialmente 60 cm



## Máquina de lavar louça G 7200 SCi

- Máquina de lavar louça de integrar parcialmente com gaveta para talheres
- Capacidade: 14 serviços
- 8 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 43 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos ExtraComfort e gaveta para talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável

### PVP recomendado

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Brilliant White</b> | 1.549 €       |
| <b>N.º de material</b> | 11870440      |
| <b>Código EAN</b>      | 4002516464242 |

### PVP recomendado

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Aço inox. CleanSteel</b> | 1.649 €       |
| <b>N.º de material</b>      | 11870450      |
| <b>Código EAN</b>           | 4002516464259 |



## Máquina de lavar louça G 7110 SCi

### AutoDos



- Máquina de lavar louça de integrar parcialmente com gaveta para talheres
- Capacidade para 14 serviços
- 8 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 44 db
- Consumo de energia em 100 lavagens no prog. ECO: 64 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,4 litros
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática de detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos ComfortPlus e gaveta para talheres 3D Multiflex totalmente ajustável
- Comunicação simples com a máquina de lavar louça através de WiFiConn@ct

### PVP recomendado

|                        |               |
|------------------------|---------------|
|                        | 1.399 €       |
| <b>N.º de material</b> | 11780880      |
| <b>Código EAN</b>      | 4002516436898 |


### PVP recomendado

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>Aço inox. CleanSteel (portas)</b> | 1.499 €       |
| <b>N.º de material</b>               | 11780890      |
| <b>Código EAN</b>                    | 4002516436904 |



\* Lançamento previsto para janeiro de 2022. Até essa data, o modelo equivalente disponível para venda é o G 7100 SCi com eficiência C e os números de material BrilliantWhite 11091870 /CleanSteel 11091900 e PVP 1.549 euros e 1.649 euros.

# Máquinas de lavar louça de integrar parcialmente 60 cm



## Máquina de lavar louça G 7920 SCi

- Máquina de lavar louça de integrar parcialmente com gaveta para talheres
- Capacidade: 14 serviços
- 10 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 41 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática do detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos MaxiComfort e gaveta para talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
- Comunicação simples com o aparelho através de WiFiConn@ct

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>PVP recomendado</b> | 2.849 €       |
| <b>N.º de material</b> | 11870520      |
| <b>Código EAN</b>      | 4002516464334 |

\* Lançamento previsto para janeiro de 2022. Até essa data, o modelo equivalente disponível para venda é o G 7910 SCi com eficiência C e o número de material 11091970 e PVP 2.849 euros

# Máquinas de lavar louça de integrar completamente 60 cm



## Máquina de lavar louça G 5050 Vi

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com cesto para talheres
- Capacidade para 13 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 93 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior Comfort



**PVP recomendado** 949 €  
**N.º de material** 11492400  
**Código EAN** 4002516314325



## Máquina de lavar louça G 5050 SCVi

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres
- Capacidade para 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 95 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior Comfort

**PVP recomendado** 1.049 €  
**N.º de material** 11492430  
**Código EAN** 4002516314035



# Máquinas de lavar louça de integrar completamente 60 cm



## Máquina de lavar louça G 5260 Vi

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Capacidade para 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 73 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior Comfort



**PVP recomendado** 1.179 €  
**N.º de material** 11492560  
**Código EAN** 4002516314080




## Máquina de lavar louça G 5260 SCVi

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Capacidade para 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 l
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior Comfort

**PVP recomendado** 1.219 €  
**N.º de material** 11492580  
**Código EAN** 4002516314097



# Máquinas de lavar louça de integrar completamente 60 cm



## Máquina de lavar louça G 5265 SCVi XXL\*

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Capacidade: 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior Comfort
- Gaveta para talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável

**PVP recomendado** 1.279 €

**N.º de material** 11492610

**Código EAN** 4002516314103

\*Disponível a partir de 2022

# Máquinas de lavar louça de integrar completamente 60 cm



## Máquina de lavar louça G 7250 SCVi



- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres
- Capacidade: 14 serviços
- 8 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 43 dB
- Consumo anual de energia: 213 kWh
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- EcoFeedback: estimativa de consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos ExtraComfort e gaveta para talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável

**PVP recomendado** 1.599 €  
**N.º de material** 11870460  
**Código EAN** 4002516464266

## Máquina de lavar louça G 7255 SCVi XXL\*

- Máquina de lavar louça de integrar completamente XXL com gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Capacidade: 14 serviços
- 8 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 43 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- EcoFeedback: estimativa de consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos ExtraComfort e gaveta para talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável

**PVP recomendado** 1.649 €  
**N.º de material** 11870470  
**Código EAN** 4002516464273



\* Lançamento previsto para janeiro de 2022. Até essa data, o modelo equivalente disponível para venda é o G 7150 SCi com eficiência C e o números de material 11091910 e PVP 1.599 euros.

\* Lançamento previsto para janeiro de 2022.

# Máquinas de lavar louça de integrar completamente 60 cm



## Máquina de lavar louça G 7160 SCVi AutoDos



- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres
- Capacidade para 14 serviços
- 8 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 44 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 64 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,4 litros
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática de detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos ComfortPlus e gaveta para talheres 3D Multiflex totalmente ajustável
- Comunicação simples com a máquina de lavar louça através de WiFiConn@ct

**PVP recomendado** 1.549 €  
**N.º de material** 11780910  
**Código EAN** 4002516436911

## Máquina de lavar louça G 7165 SCVi XXL AutoDos

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres
- Capacidade para 14 serviços
- 8 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 44 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 64 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,4 litros
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática de detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos ComfortPlus e gaveta para talheres 3D Multiflex totalmente ajustável
- Comunicação simples com a máquina de lavar louça através de WiFiConn@ct

**PVP recomendado** 1.599 €  
**N.º de material** 11780920  
**Código EAN** 4002516436928





# Máquinas de lavar louça e integrar completamente 60 cm



## Máquina de lavar louça G 7460 SCVi

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres
- Capacidade: 14 serviços
- 10 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 42 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- EcoFeedback: estimativa de consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática do detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos ExtraComfort e gaveta para talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
- Comunicação simples com o aparelho através de WiFiConn@ct



**PVP recomendado** 1.879 €  
**N.º de material** 11870500  
**Código EAN** 4002516464310



## Máquina de lavar louça G 7690 SCVi K20

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres e iluminação BrilliantLight
- Capacidade: 14 serviços
- 11 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 41 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- EcoFeedback: estimativa de consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática do detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos MaxiComfort e gaveta para talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
- Knock2open: abertura automática da porta com dois toques
- Comunicação simples com o aparelho através de WiFiConn@ct

**PVP recomendado** 2.419 €  
**N.º de material** 11870510  
**Código EAN** 4002516464327



\* Lançamento previsto para janeiro de 2022. Até essa data, o modelo equivalente disponível para venda é o G 7360 SCVi com eficiência C e o número de material 11091950 e PVP 1.879 euros.

\* Lançamento previsto para janeiro de 2022. Até essa data, o modelo equivalente disponível para venda é o G 7590 SCVi K20 com eficiência C e o número de material 11091960 e PVP 2.419 euros.

# Máquinas de lavar louça e integrar completamente 60 cm



## Máquina de lavar louça G 7970 SCVi K2O

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres e iluminação BrilliantLight
- Capacidade: 14 serviços
- 11 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 41 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- EcoFeedback: estimativa de consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática do detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos MaxiComfort e gaveta para talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
- Knock2open: abertura automática da porta com dois toques
- Comunicação simples com o aparelho através de WiFiConn@ct


**PVP recomendado** 2.849 €  
**N.º de material** 11870530  
**Código EAN** 4002516464341

## Máquina de lavar louça G 7975 SCVi K2O XXL\*


- Máquina de lavar louça XXL de integrar completamente com gaveta para talheres e iluminação BrilliantLight
- Capacidade: 14 serviços
- 11 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 41 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
- EcoFeedback: estimativa de consumo de água e energia
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosagem automática do detergente com PowerDisk integrado
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos MaxiComfort e gaveta para talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
- Knock2open: abertura automática da porta com dois toques
- Comunicação simples com o aparelho através de WiFiConn@ct

**PVP recomendado** 2.899 €  
**N.º de material** 11870550  
**Código EAN** 4002516464358

G 7970 SCVi




G 7975 SCVi K2O XXL



\* Lançamento previsto para janeiro de 2022. Até essa data, o modelo equivalente disponível para venda é o G 7960 SCVi K2O com eficiência C e o número de material 11091980 e PVP 2.849 euros.

\* Lançamento previsto para janeiro de 2022.

# Máquinas de lavar louça de integrar completamente 45 cm



## Máquina de lavar louça G 5841 SCVi

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres
- Capacidade para 9 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 45 dB
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 78 kWh
- Consumo de água no prog. ECO: 8 litros
- QuickPowerWash: lavagem e secagem em menos de 1 hora
- Opção Curto para poupança de tempo

## PVP recomendado

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Aço inox. CleanSteel | 1.099 €       |
| N.º de material      | 11492630      |
| Código EAN           | 4002516314424 |



# Os destaques das máquinas de lavar louça Professional

Resumo das diferenças mais importantes em relação a máquinas domésticas



## Tempos de funcionamento muito curtos

Dá muita importância a tempos de funcionamento muito curtos e resultados brilhantes? As máquinas de lavar louça da Miele Professional são a escolha perfeita: beneficie de muitas funcionalidades inovadoras que fazem a sua louça brilhar num curto espaço de tempo.



## Dosagem de detergentes líquidos

É possível conectar um módulo de dosagem de líquidos para a utilização prática e económica de detergentes líquidos. A dosagem precisa permite obter resultados de limpeza perfeitos. Além disso, a utilização é simplificada pela dosagem de líquidos.



## Qualidade profissional

Um dia a dia de trabalho exigente pede produtos nos quais se pode confiar sempre a 100%. Para garantir essa fiabilidade, todos os aparelhos da Miele Professional são sujeitos a testes de qualidade abrangentes e a um controlo final rigoroso.



## Operação simplificada

Utilização intuitiva e simples: todos os programas podem ser selecionados de forma rápida e iniciados com apenas um toque.

O visor de texto claro apresenta informações sobre todos os parâmetros de processo importantes como, por exemplo, tempo restante, temperatura, etc. Além disso, são apresentadas indicações importantes como, por exemplo, quando é necessário reabastecer o sal e comunicadas eventuais avarias.

# Máquina de lavar louça de integrar completamente 60 cm



## PFD 104 SCVi XXL

### Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta 3D MultiFlex

- Rendimento de lavagem: 14 serviços médios em apenas 17 min
- EcoFeedback: estimativo do consumo de água e energia
- Muito silenciosa: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energia do programa ECO em 100 lavagens: 95 kWh
- Consumo de água do programa ECO por lavagem: 12 litros
- Abertura automática da porta com dois toques: Knock2open
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Medidas (A x L x P): 845 x 598 x 570 mm

**PVP recomendado (IVA incluído)** 3.599 €

**N.º de material** 11605060

**Código EAN** 4002516366645



**Miele Portuguesa, Lda.**

Avenida do Forte, n.º 5  
2790-073 Carnaxide  
Telefone: 21 424 81 00  
Website: [www.miele.pt](http://www.miele.pt)

**Serviço de Apoio ao Cliente**

**[info@miele.pt](mailto:info@miele.pt)**

**Siga-nos através das redes sociais  
da Miele Portugal:**



## Miele Club

**Faça parte do Miele Club.**

Registar o seu eletrodoméstico garante-lhe vantagens.  
Aceda à secção Miele Club em [miele.pt](http://miele.pt) e saiba quais são.

**Fotografe este código QR com  
a câmara do seu smartphone e  
aceda ao catálogo digital.**

