

**Miele**

# Design e qualidade

**A seleção perfeita**  
para cada tipo de cozinha

Pack **Silver**



Pack **Gold**



Pack **Platinum**



Pack **Diamond**



Uma vez Miele, **sempre Miele.**

\*Válido a partir de abril de 2025, até que as condições sejam alteradas. IVA incluído.

## Pack Silver

# A minha primeira cozinha Miele

5.794 €\*

### OPÇÃO ALTERNATIVA

À PLACA DE INDUÇÃO KM 7360 FL E  
AO EXAUSTOR DAS 2620



### KMDA 7272 FL-U Silence

Placa de indução com exaustor integrado com motor  
Silence e 4 zonas de cozinhar para funcionamento por  
recirculação de ar.

- A TwoInOne mais silenciosa da Miele: Motor Silence
- Instalação flexível: Plug & Play ou recirculação de ar guiada
- Regulação automática dos níveis do ventilador: Con@ctivity

N.º de material: 12259160  
Código EAN: 4002516668091  
PVP recomendado: 2.899 €

Valor do pack com KMDA 7272 FL-U Silence  
(sem KM 7360 FL e DAS 2620): 7.195 €

## Pack Silver



### H 2467 B Preto obsidiana

A+

Forno em design moderno com ligação em  
rede, PerfectClean e calhas FlexiClip

- 76 litros de volume interior em 5 níveis
- Aparelho com ligação em rede por Wi-Fi: Miele@home
- Resultados perfeitos com a maior simplicidade: programas automáticos
- Inclui calhas telescópicas FlexiClip

N.º de material: 12691570  
Código EAN: 4002516861454  
PVP recomendado: 949 €

### OPÇÃO SUPERIOR

H 2467 BP Preto obsidiana:  
forno com limpeza pirolítica  
PVP recomendado: 1.249 €

+300 €

A+



### M 2230 SC Preto obsidiana

Micro-ondas de encastrar com comando na  
parte lateral

- Com 17 litros e prato rotativo de 27,2 cm
- Descongelar e cozinhar perfeitos: programas automáticos
- Potência máxima de 900 watts
- Medidas do micro-ondas em mm (L x A x P): 595 x 372 x 310

N.º de material: 11139460  
Código EAN: 4002516126201  
PVP recomendado: 799 €

### OPÇÃO SUPERIOR

M 2240 SC: micro-ondas com maior  
capacidade (26 litros). Prato rotativo de 32,50 cm.  
PVP recomendado: 899 €

+100 €



### DAS 2620 Aço inox.

A

Exaustor de pala com comando EasySwitch  
para uma operação confortável

- Design clássico: painel em aço inoxidável com 60 cm de largura
- Apto para instalação por saída de ar e recirculação de ar
- Filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 596 x 36 x 273

N.º de material: 12011220  
Código EAN: 4002516569749  
PVP recomendado: 649 €

### OPÇÃO SUPERIOR

DAS 4640: exaustor de pala com painel  
de vidro com 600 mm de largura  
PVP recomendado: 1.049 €

+400 €

A+



### G 5150 SCVi Active

A D

Máquina de lavar louça de integrar  
completamente

- Os melhores resultados em menos de uma hora: QuickPowerWash
- Flexibilidade máxima: cesto superior regulável em altura e prática gaveta para talheres
- Capacidade para 14 serviços
- Silenciosa: nível de ruído 45 dB

N.º de material: 12179940  
Código EAN: 4002516624172  
PVP recomendado: 1.199 €

### OPÇÃO SUPERIOR

G 5450 SCVi Active Plus: máquina de integrar  
completamente com AutoOpen  
PVP recomendado: 1.299 €

+100 €

A B



### KM 7360 FL

Placa de indução independente do forno  
para instalação sobre a bancada ou à face

- 3 zonas de cozinhar
- Comunicação com o exaustor: função automática Con@ctivity
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 620 x 53 x 526

N.º de material: 12418220  
Código EAN: 4002516739777  
PVP recomendado: 849 €

### OPÇÃO SUPERIOR

KM 7466 FL: placa de indução com 4 zonas  
de cozinhar incluindo 1 zona PowerFlex  
PVP recomendado: 1.399 €

+550 €



### KDN 7724 E Active

A E

Combinado de integrar com DailyFresh  
ExtraCool, iluminação LED confortável e  
NoFrost

- 2 gavetas de refrigeração: gaveta DailyFresh e gaveta DailyFresh Extra Cool
- Sem descongelação manual graças ao NoFrost

N.º de material: 11990710  
Código EAN: 4002516531890  
PVP recomendado: 1.349 €

## Pack Gold

# Os aliados perfeitos para a sua nova cozinha

7.844 €\*



H 7264 B Preto obsidiana

A+

Forno multifunções de 60 cm com design elegante, comando intuitivo e fácil limpeza com PerfectClean

- Visor de texto com operação por sensor: DirectSensor S
- Massa leve e crostas douradas: Cozinhar com clima
- Aparelho com ligação em rede por Wi-Fi: Miele@home
- Resultados perfeitos com a maior simplicidade: programas automáticos
- Inclui calhas telescópicas FlexiClip

N.º de material: 11129530  
Código EAN: 4002516122852  
PVP recomendado: 1.549 €

**OPÇÃO SUPERIOR**  
DGC 7250 Preto obsidiana:  
forno a vapor e multifunções  
PVP recomendado: 2.199 €

+650 €

A+



M 2240 SC Preto obsidiana

Micro-ondas de encastrar com comando na parte lateral


- Com 26 litros e prato rotativo de 32,5 cm
- Descongelar e cozinhar perfeitos: programas automáticos
- Níveis de potência de 80 a 900 watts
- Medidas do micro-ondas em mm (L x A x P): 595 x 452 x 401

N.º de material: 11139490  
Código EAN: 4002516126706  
PVP recomendado: 899 €

**OPÇÃO SUPERIOR**  
M 7244 TC: Micro-ondas  
de encastrar com 46 litros  
PVP recomendado: 1.499 €

+600 €

A+



KM 7667 FL

Placa de indução total para instalação à face ou sobre a bancada

- Seleção rápida e intuitiva com escala numérica: SmartSelect
- Zona de cozinhar com 570 mm x 390 mm
- Reconhecimento inteligente de até 4 recipientes para cozinhar
- Funções Manter quente e TwinBooster
- Comunicação com o exaustor: Con@ctivity
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 620 x 51 x 520

N.º de material: 11218180  
Código EAN: 4002516185277  
PVP recomendado: 1.949 €

**OPÇÃO SUPERIOR**  
KMDA 7272 FL-U Silence: placa de  
indução com exaustor integrado  
PVP recomendado: 2.899 €

+950 €

A+



DA 2360 Aço inox.

A

Exaustor de encastrar com iluminação LED económica e teclas para operação confortável

- Compacto: adequado para armários superiores estreitos a partir de 30 cm de profundidade
- Apto para instalação por saída de ar e recirculação de ar
- Filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 584 x 63 x 297

N.º de material: 10555610  
Código EAN: 4002515794852  
PVP recomendado: 799 €



G 5450 SCVi Active Plus

A++ B

Máquina de lavar louça de integrar completamente para resultados ideais graças à secagem AutoOpen

- Os melhores resultados em menos de uma hora: QuickPowerWash
- Consumo mínimo com os melhores resultados: no programa Automático a partir de 6 litros de consumo de água
- Capacidade para 14 serviços
- Silenciosa: nível de ruído 44 dB

N.º de material: 12664880  
Código EAN: 4002516840572  
PVP recomendado: 1.299 €

**OPÇÃO SUPERIOR**  
G 7191 SCVi AutoDos: máquina  
com dosagem automática  
PVP recomendado: 1.699 €

+400 €

A++ B



KDN 7724 E Active

A++ E

Combinado de integrar com DailyFresh ExtraCool, iluminação LED confortável e NoFrost

- Iluminação otimizada e sem manutenção do espaço interior com LED
- Rápida refrigeração de alimentos graças à função SuperCool
- 2 gavetas, uma com humidade regulável: DailyFresh ExtraCool

N.º de material: 11990710  
Código EAN: 4002516531890  
PVP recomendado: 1.349 €

## Pack Platinum

Leve a sua cozinha  
ao nível seguinte

12.644 €\*

**OPÇÃO ALTERNATIVA**  
À PLACA DE INDUÇÃO KM 7878-2 FL  
E AO EXAUSTOR DAS 8930



### KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Placa de indução com exaustor integrado e duas áreas PowerFlex XL extra grandes com recirculação de ar

- A TwoInOne mais silenciosa da Miele: Motor Silence
- Instalação flexível: Plug&Play ou recirculação de ar guiada
- Regulação automática dos níveis do ventilador: Con@ctivity

N.º de material: 12509180  
Código EAN: 4002516777748  
PVP recomendado: 3.399 €

Valor do pack com KMDA 7676 FL-U (sem KM 7878-2 FL e DAS 8930): 11.595 €

## Pack Platinum



### DGC 7250 Preto obsidiana

A+

Forno a vapor combinado para cozinhar a vapor, cozer, assar com ligação em rede e TasteControl

- Resultados excecionais: tecnologia a vapor MonoSteam
- 76 litros de capacidade com 5 níveis de encaixe
- Massa leve e crostas douradas: Cozinhar com clima

N.º de material: 12113850  
Código EAN: 4002516610632  
PVP recomendado: 2.199 €

#### OPÇÃO SUPERIOR

+300 €

DGC 7450: forno a vapor e multifunções  
PVP recomendado: 2.499 €

A+



### M 7244 TC Preto obsidiana

Micro-ondas de encastrar com comando na parte superior


- Muito espaço: interior de 46 litros e prato rotativo de 40 cm
- Grill de quartzo integrado
- Programas automáticos e tecla Pipocas

N.º de material: 11139540  
Código EAN: 4002516126836  
PVP recomendado: 1.499 €

#### OPÇÃO SUPERIOR

+1.300 €

DGM 7440: forno a vapor com micro-ondas  
PVP recomendado: 2.799 €



### KM 7878-2 FL Diamond

Placa de indução total com revestimento resistente Diamond Finish

- Zona de cozinhar com 740 mm x 380 mm
- Reconhecimento inteligente de até 6 recipientes para cozinhar
- Comunicação com o exaustor: Con@ctivity
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 800 x 51 x 520

N.º de material: 12276960  
Código EAN: 4002516677123  
PVP recomendado: 2.949 €

#### OPÇÃO SUPERIOR

+400 €

KM 7897-2 FL: placa com indução total e DiamondFinish  
PVP recomendado: 3.349 €



### DAS 8930 EDST

A++

Exaustor de pala com 90 cm de largura para instalação em armários superiores estreitos

- Delicadeza: painel em aço inoxidável
- Apto para instalação por saída de ar e recirculação de ar
- 2 filtros de gorduras metálicos em aço inoxidável com 10 camadas
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 861 x 60 x 307

N.º de material: 12011300  
Código EAN: 4002516570332  
PVP recomendado: 1.499 €

#### OPÇÃO SUPERIOR

+500 €

DA 2698\*\*: exaustor de encastrar  
PVP recomendado: 1.999 €

A+



### G 7191 SCVi 125 Edition

A B

Máquina de lavar louça de integrar completamente com dosagem automática AutoDos

- Os melhores resultados em menos de uma hora: QuickPowerWash
- Consumo mínimo com os melhores resultados: no programa Automático a partir de 6 litros de consumo de água.
- Flexibilidade máxima: cestos ComfortPlus e gaveta 3D MultiFlex
- Capacidade para 14 serviços

N.º de material: 12470530  
Código EAN: 4002516763451  
PVP recomendado: 1.699 €

#### OPÇÃO SUPERIOR

+100 €

G 7197 SCVi XXL 125 Edition: máquina de lavar louça XXL com 845 mm de altura  
PVP recomendado: 1.799 €

A B



### KFN 7774 C

A G C

Combinado de integrar com PerfectFresh Active, DynaCool e NoFrost para um ótimo armazenamento

- O sistema PerfectFresh Active mantém um nível ideal de humidade e os alimentos permanecem frescos até 5 vezes mais tempo
- Parede posterior em aço CleanSteel permite a distribuição uniforme do frio e evita a condensação e formação de gelo

N.º de material: 12445190  
Código EAN: 4002516748205  
PVP recomendado: 2.799 €

#### COMPLETE O CONJUNTO

KWTUS 7074 F: garrafeira de integrar por baixo da bancada  
PVP recomendado: 2.999 €


Pack **Diamond**

Transforme a sua cozinha  
**num oásis culinário**

29.440 €\*



**INCLUÍDO NO PACK  
DIAMOND**



**ESW 7030 Preto obsidiana**

Gaveta aquecedora Gourmet com 32 cm de altura

- Fácil abertura da gaveta: Push2open
- Aquecimento de chávenas ou pratos, manter alimentos quentes ou cozinhar a baixas temperaturas

N.º de material: 11326660  
Código EAN: 4002516247333  
PVP recomendado: 1.599 €

Pack **Diamond**



**DGC 7845 HC Pro Preto obs.**

**A+**

Forno a vapor combinado compacto com ligação de água da rede e esgoto para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura sem fios

- Grande visor tátil com sensor de aproximação: M Touch + MotionReact
- Limpeza fácil: HydroClean e interior do forno em aço inoxidável

N.º de material: 12120570  
Código EAN: 4002516631675  
PVP recomendado: 4.599 €



**CVA 7845 Preto obsidiana**

Máquina de café com design de excelência e CoffeeSelect para até 3 tipos de grãos

- Com opção de ligação direta à água de rede
- Descalcificação e limpeza automáticas

N.º de material: 11164890  
Código EAN: 4002516140238  
PVP recomendado: 4.299 €




**KWT 6422 iG-1 Preto obs.**

**A+ G**

Garrafeira com FlexiFrame e Push2open para sofisticados apreciadores de vinho

- Capacidade para 33 garrafas em 2 zonas de temperatura independentes
- Sem odores graças ao filtro Active AirClean

N.º de material: 12364280  
Código EAN: 4002516712312  
PVP recomendado: 3.299 €



**KM 7697 FL**

Placa de indução total para máxima flexibilidade

- Zona de cozinhar com 870 mm x 380 mm
- Reconhecimento inteligente de até 6 recipientes para cozinhar
- Comunicação com o exaustor: Con@ctivity
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 936 x 51 x 520

N.º de material: 12724540  
Código EAN: 4002516875406  
PVP recomendado: 3.049 €



**DAD 4941**

**A**

Exaustor de bancada Downdraft com design elegante e funcionamento intuitivo

- Vidro com 936 mm de largura e profundidade do corpo de 170 mm
- Instalação simples em recirculação com Plug&Play

N.º de material: 12440850  
Código EAN: 4002516762355  
PVP recomendado: 2.399 €



**H 7860 BP Preto obsidiana**

**A**

Forno com sonda de temperatura e BrilliantLight

- Massa leve e crostas douradas: Cozinhar com clima
- Visão constante dos alimentos: câmara no interior do forno

N.º de material: 11121080  
Código EAN: 4002516172895  
PVP recomendado: 3.899 €



**FNS 7740 D 125 Gala Edition**

**A+ D**

Congelador de integrar com NoFrost e oito gavetas de congelação em calhas telescópicas

- Fecho amortecido da porta através do SoftClose
- Congelação rápida e cuidadosa de alimentos: SuperFrost

N.º de material: 12361980  
Código EAN: 4002516711827  
PVP recomendado: 2.499 €



**K 7737 D**

**A+ D**

Frigorífico de integrar com DynaCool e iluminação LED

- Gaveta espaçosa com humidade regulável: DailyFresh
- Mais espaço interior para alimentos volumosos: ComfortSize

N.º de material: 12444430  
Código EAN: 4002516747598  
PVP recomendado: 1.699 €



**G 7650 SCVi AutoDos Preto obs.**

**A+ G**

Design inovador e máximo conforto com visor tátil, gaveta 3D MultiFlex e cestos ExtraComfort

- Os melhores resultados em menos de uma hora com QuickPowerWash, secagem AutoOpen e dosagem automática AutoDos.
- SensorDry para uma secagem ideal com mínimo consumo de energia

N.º de material: 12419050  
Código EAN: 4002516736233  
PVP recomendado: 2.099 €

\* Preços de venda recomendados. IVA incluído.

\* Válido a partir de abril de 2025, até que as condições sejam alteradas. IVA incluído.

# Serviços incluídos

Ao adquirir um dos nossos eletrodomésticos, **garantimos muito mais do que um produto de qualidade.**  
Para proporcionar uma experiência completa, **disponibilizamos um conjunto de serviços que asseguram a instalação correta, o suporte necessário** e a sua total tranquilidade desde o primeiro dia.

No caso dos aparelhos de frio estão incluídos os serviços de **alteração do sentido de abertura** das portas, bem como a **instalação de aparelhos Side-by-Side** de instalação livre.



**Rede de técnicos especialistas**  
formados pela marca.



**Apoio a garantias** através do apoio ao cliente.



**Líderes em assistência técnica:**  
mais de 80 % das incidências são resolvidas na primeira visita.



**Apoio na montagem e instalação:** alteração do sentido de abertura da porta em aparelhos de frio e montagem Side-by-Side gratuita.



**Recolha do eletrodoméstico antigo sem custo e reciclagem** através de um gestor de resíduos autorizado.



Fornecimento de peças de substituição originais **garantido até 15 anos após o fim da produção.**

**Apoio ao cliente**  
de segunda a sexta das 09:00 às 17:00  
Telefone: 214 248 100



# Serviços extra

Para além dos serviços incluídos na compra, disponibilizamos **opções adicionais que elevam a sua experiência** com os nossos eletrodomésticos.  
  
Consulte as condições e peça estes serviços através do distribuidor ou entre em contacto com o apoio ao cliente da Miele.

## DEMONSTRAÇÕES DE PRODUTO\* EM SUA CASA

Ao comprar um conjunto de três produtos Miele, poderá agendar uma demonstração\*\* com um especialista Miele que irá até sua casa para mostrar como aproveitar ao máximo os seus novos produtos.

## CHEF@HOME\* EXPERIÊNCIA CULINÁRIA PERSONALIZADA

Com a compra da sua nova cozinha poderá desfrutar de uma experiência culinária única e personalizada\*\*\* com um chef da Miele em sua casa.

## SERVIÇO DE EXTENSÃO DE GARANTIA

Comprar um eletrodoméstico da Miele significa investir em durabilidade, máximo conforto de utilização e qualidade premium, ou seja, é a melhor opção. Quer prolongar a garantia do seu novo aparelho? Com a extensão da garantia, tem a opção de prolongar a garantia dos seus aparelhos Miele até 10 anos durante o período de garantia legal do fabricante.

## SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO

Deseja uma conveniência total? Para tal, oferecemos limpeza e manutenção intensiva dos seus aparelhos Miele por um técnico especializado em sua casa. Durante uma limpeza profunda, mesmo as áreas inacessíveis no interior do aparelho são limpas. É efetuado um teste funcional abrangente do aparelho, incluindo um teste de fugas. Com a ajuda do sistema de diagnóstico único da Miele, iremos verificar os seus aparelhos Miele, atualizá-los e testar a sua segurança elétrica.

\* Serviço disponível nas regiões de Lisboa e Porto. Para as demais regiões, o serviço só será agendado mediante aprovação prévia.  
\*\* Consulte as condições para usufruir deste serviço e faça o pedido de agendamento para o email demonstracoes@miele.pt anexando a fatura da compra.  
\*\*\* Consulte as condições para usufruir deste serviço e faça o pedido de agendamento para o email chef.miele@miele.pt anexando a fatura da compra.

**Miele Portuguesa, Lda.**  
**Miele Experience Center**  
Av. do Forte, 5  
2790 - 073 Carnaxide  
Telf. 214 248 100

**Miele Experience Center Porto**  
Rua de Sá da Bandeira 662  
4000-431 Porto  
Telf. 224 917 876

**Apoio ao cliente**  
[info@miele.pt](mailto:info@miele.pt)

**Serviço pós-venda**  
[miele.pt/service](http://miele.pt/service)

**Website**  
[miele.pt](http://miele.pt)

**Siga-nos nos canais  
da Miele Portugal:**

