

Miele

Design e qualidade

A seleção perfeita
para cada tipo de cozinha

Pack **Silver**



Pack **Gold**



Pack **Platinum**



Pack **Diamond**



Uma vez Miele, **sempre Miele.**

*Válido a partir de outubro de 2025, até que as condições sejam alteradas. IVA incluído.

Pack **Silver**

A minha primeira cozinha Miele

5.794 €*



OPÇÃO ALTERNATIVA
À PLACA DE INDUÇÃO KM 7360 FL E
AO EXAUSTOR DAS 2620



KMDA 7272 FL-U Silence

Placa de indução com exaustor integrado com motor Silence e 4 zonas de cozinhar para funcionamento por recirculação de ar.

- A TwoInOne mais silenciosa da Miele: Motor Silence
- Instalação flexível: Plug & Play ou recirculação de ar guiada
Regulação automática dos níveis do ventilador: Con@ctivity

N.º de material: 12259160

Código EAN: 4002516668091

PVP recomendado: 2.899 €

Valor do pack com KMDA 7272 FL-U Silence
(sem KM 7360 FL e DAS 2620): 7.195 €

* Preços de venda recomendados. IVA incluído.

Pack Silver



H 2467 B Preto obsidiana

A+

Forno em design moderno com ligação em rede, PerfectClean e calhas FlexiClip

- 76 litros de volume interior em 5 níveis
- Aparelho com ligação em rede por Wi-Fi: Miele@home
- Resultados perfeitos com a maior simplicidade: programas automáticos
- Inclui calhas telescópicas FlexiClip

N.º de material: 12691570
Código EAN: 4002516861454
PVP recomendado: 949 €

OPÇÃO SUPERIOR

+300 €

H 2467 BP Preto obsidiana:
forno com limpeza pirolítica
PVP recomendado: 1.249 €

A+



M 2230 SC Preto obsidiana

Micro-ondas de encastrar com comando na parte lateral


- Com 17 litros e prato rotativo de 27,2 cm
- Descongelar e cozinhar perfeitos: programas automáticos
- Potência máxima de 900 watts
- Medidas do micro-ondas em mm (L x A x P): 595 x 372 x 310

N.º de material: 11139460
Código EAN: 4002516126201
PVP recomendado: 799 €

OPÇÃO SUPERIOR

+100 €

M 2240 SC: micro-ondas com maior capacidade (26 litros). Prato rotativo de 32,50 cm.
PVP recomendado: 899 €



KM 7360 FL

Placa de indução independente do forno para instalação sobre a bancada ou à face


- 3 zonas de cozinhar
- Comunicação com o exaustor: função automática Con@ctivity
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 620 x 53 x 526

N.º de material: 12418220
Código EAN: 4002516739777
PVP recomendado: 849 €

OPÇÃO SUPERIOR

+550 €

KM 7466 FL: placa de indução com 4 zonas de cozinhar incluindo 1 zona PowerFlex
PVP recomendado: 1.399 €



DAS 2620 Aço inox.

A

Exaustor de pala com comando EasySwitch para uma operação confortável

- Design clássico: painel em aço inoxidável com 60 cm de largura
- Apto para instalação por saída de ar e recirculação de ar
- Filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 596 x 36 x 273

N.º de material: 12011220
Código EAN: 4002516569749
PVP recomendado: 649 €

OPÇÃO SUPERIOR

+400 €

DAS 4640: exaustor de pala com painel de vidro com 600 mm de largura
PVP recomendado: 1.049 €

A+



G 5651 SCVi

A++ A

Máquina de lavar louça de integrar completamente

- Os melhores resultados em menos de uma hora: QuickPowerWash
- Flexibilidade máxima: cesto superior regulável em altura e prática gaveta para talheres
- Capacidade para 14 serviços
- Silenciosa: nível de ruído 45 dB

N.º de material: 12858310
Código EAN: 4002516910688
PVP recomendado: 1.199 €

OPÇÃO SUPERIOR

+100 €

G 5851 SCVi: máquina de integrar complet. com secagem AutoOpen
PVP recomendado: 1.299 €

A++ A



KDN 7724 E Active

A++ E

Combinado de integrar com DailyFresh ExtraCool, iluminação LED confortável e NoFrost

- 2 gavetas de refrigeração: gaveta DailyFresh e gaveta DailyFresh Extra Cool
- Sem descongelação manual graças ao NoFrost

N.º de material: 11990710
Código EAN: 4002516531890
PVP recomendado: 1.349 €

Pack **Gold**

Os aliados perfeitos
para a sua nova cozinha

7.844 €*



* Preços de venda recomendados. IVA incluído.

Pack Gold



H 7264 B Preto obsidiana

A⁺

Forno multifunções de 60 cm com design elegante, comando intuitivo e fácil limpeza com PerfectClean

- Visor de texto com operação por sensor: DirectSensor S
- Massa leve e crostas douradas: Cozinhar com clima
- Aparelho com ligação em rede por Wi-Fi: Miele@home
- Resultados perfeitos com a maior simplicidade: programas automáticos
- Inclui calhas telescópicas FlexiClip

N.º de material: 11129530
Código EAN: 4002516122852
PVP recomendado: 1.549 €

OPÇÃO SUPERIOR

+650 €

DGC 7250 Preto obsidiana: forno a vapor e multifunções
PVP recomendado: 2.199 €

A⁺



M 2240 SC Preto obsidiana

Micro-ondas de encastrar com comando na parte lateral

- Com 26 litros e prato rotativo de 32,5 cm
- Descongelar e cozinhar perfeitos: programas automáticos
- Níveis de potência de 80 a 900 watts
- Medidas do micro-ondas em mm (L x A x P): 595 x 452 x 401


N.º de material: 11139490
Código EAN: 4002516126706
PVP recomendado: 899 €

OPÇÃO SUPERIOR

+600 €

M 7244 TC: Micro-ondas de encastrar com 46 litros
PVP recomendado: 1.499 €

A⁺



KM 7667 FL

Placa de indução total para instalação à face ou sobre a bancada

- Seleção rápida e intuitiva com escala numérica: SmartSelect
- Zona de cozinhar com 570 mm x 390 mm
- Reconhecimento inteligente de até 4 recipientes para cozinhar
- Funções Manter quente e TwinBooster
- Comunicação com o exaustor: Con@ctivity
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 620 x 51 x 520

N.º de material: 11218180
Código EAN: 4002516185277
PVP recomendado: 1.949 €

OPÇÃO SUPERIOR

+950 €

KMDA 7272 FL-U Silence: placa de indução com exaustor integrado
PVP recomendado: 2.899 €

A⁺



DA 2360 Aço inox.

A

Exaustor de encastrar com iluminação LED económica e teclas para operação confortável

- Compacto: adequado para armários superiores estreitos a partir de 30 cm de profundidade
- Apto para instalação por saída de ar e recirculação de ar
- Filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 584 x 63 x 297

N.º de material: 10555610
Código EAN: 4002515794852
PVP recomendado: 799 €



G 5851 SCVi

A

Máquina de lavar louça de integrar completamente

- Os melhores resultados em menos de uma hora: QuickPowerWash
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Flexibilidade máxima: cesto superior regulável em altura e prática gaveta para talheres
- Capacidade para 14 serviços
- Silenciosa: nível de ruído 44 dB

N.º de material: 12858350
Código EAN: 4002516911111
PVP recomendado: 1.299 €

OPÇÃO SUPERIOR

+400 €

G 7080 SCVi: máquina com dosagem automática AutoDos
PVP recomendado: 1.699 €

A



KDN 7724 E Active

E

Combinado de integrar com DailyFresh ExtraCool, iluminação LED confortável e NoFrost

- Iluminação otimizada e sem manutenção do espaço interior com LED
- Rápida refrigeração de alimentos graças à função SuperCool
- 2 gavetas, uma com humidade regulável: DailyFresh ExtraCool

N.º de material: 11990710
Código EAN: 4002516531890
PVP recomendado: 1.349 €

Pack **Platinum**


Leve a sua cozinha
ao nível seguinte

12.644 €*



OPÇÃO ALTERNATIVA

À PLACA DE INDUÇÃO KM 7878-2 FL
E AO EXAUSTOR DAS 8930



KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Placa de indução com exaustor integrado e duas áreas
PowerFlex XL extra grandes com recirculação de ar

- A TwoInOne mais silenciosa da Miele: Motor Silence
- Instalação flexível: Plug&Play ou recirculação de ar guiada
Regulação automática dos níveis do ventilador: Con@ctivity

N.º de material: 12509180

Código EAN: 4002516777748

PVP recomendado: 3.399 €

Valor do pack com KMDA 7676 FL-U (sem KM 7878-2 FL e DAS 8930):
11.595 €

Pack Platinum



DGC 7250 Preto obsidiana

A+

Forno a vapor combinado para cozinhar a vapor, cozer, assar com ligação em rede e TasteControl

- Resultados excecionais: tecnologia a vapor MonoSteam
- 76 litros de capacidade com 5 níveis de encaixe
- Massa leve e crostas douradas: Cozinhar com clima

N.º de material: 12113850
Código EAN: 4002516610632
PVP recomendado: 2.199 €

OPÇÃO SUPERIOR

+300 €

DGC 7450: forno a vapor e multifunções

PVP recomendado: 2.499 €

A+



M 7244 TC Preto obsidiana

Micro-ondas de encastrar com comando na parte superior

- Muito espaço: interior de 46 litros e prato rotativo de 40 cm
- Grill de quartzo integrado
- Programas automáticos e tecla Pipocas


N.º de material: 11139540
Código EAN: 4002516126836
PVP recomendado: 1.499 €

OPÇÃO SUPERIOR

+1.300 €

DGM 7440: forno a vapor com micro-ondas

PVP recomendado: 2.799 €



KM 7878-2 FL Diamond

Placa de indução total com revestimento resistente Diamond Finish

- Zona de cozinhar com 740 mm x 380 mm
- Reconhecimento inteligente de até 6 recipientes para cozinhar
- Comunicação com o exaustor: Con@ctivity
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 800 x 51 x 520


N.º de material: 12276960
Código EAN: 4002516677123
PVP recomendado: 2.949 €

OPÇÃO SUPERIOR

+400 €

KM 7897-2 FL: placa com indução total e DiamondFinish

PVP recomendado: 3.349 €



DAS 8930 EDST

A++

Exaustor de pala com 90 cm de largura para instalação em armários superiores estreitos

- Delicadeza: painel em aço inoxidável
- Apto para instalação por saída de ar e recirculação de ar
- 2 filtros de gorduras metálicos em aço inoxidável com 10 camadas
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 861 x 60 x 307

N.º de material: 12011300
Código EAN: 4002516570332
PVP recomendado: 1.499 €

OPÇÃO SUPERIOR

+500 €

DA 2698**: exaustor de encastrar

PVP recomendado: 1.999 €

A++



G 7080 SCVi AutoDos

A

Máquina de lavar louça de integrar completamente com dosagem automática AutoDos

- Os melhores resultados em menos de uma hora: QuickPowerWash
- Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem
- Flexibilidade máxima: cestos ExtraComfort e gaveta 3D MultiFlex
- Silenciosa: nível de ruído 43 dB

N.º de material: 12858400
Código EAN: 4002516911166
PVP recomendado: 1.699 €

OPÇÃO SUPERIOR

+100 €

G 7085 SCVi XXL: máquina de grandes dimensões com 845 mm de altura

PVP recomendado: 1.799 €

A



KFN 7774 C

A

Combinado de integrar com PerfectFresh Active, DynaCool e NoFrost para um ótimo armazenamento

- O sistema PerfectFresh Active mantém um nível ideal de humidade e os alimentos permanecem frescos até 5 vezes mais tempo
- Parede posterior em aço CleanSteel permite a distribuição uniforme do frio e evita a condensação e formação de gelo

N.º de material: 12445190
Código EAN: 4002516748205
PVP recomendado: 2.799 €

COMPLETE O CONJUNTO

KWTUS 7074 F: garrafeira de integrar por baixo da bancada

PVP recomendado: 2.999 €

* Válido a partir de outubro de 2025, até que as condições sejam alteradas. IVA incluído.

** Disponível nas cores branco brilhante e em aço inox.


Pack **Diamond**

Transforme a sua cozinha
num oásis culinário

29.440 €*



**INCLUÍDO NO PACK
DIAMOND**



ESW 7030 Preto obsidiana

Gaveta aquecedora Gourmet com 32 cm de altura

- Fácil abertura da gaveta: Push2open
- Aquecimento de chávenas ou pratos, manter alimentos quentes ou cozinhar a baixas temperaturas

N.º de material: 11326660

Código EAN: 4002516247333

PVP recomendado: 1.599 €

* Preços de venda recomendados. IVA incluído.

Pack Diamond



DGC 7845 HC Pro Preto obs.

A+

Forno a vapor combinado compacto com ligação de água da rede e esgoto para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura sem fios

- Grande visor tátil com sensor de aproximação: M Touch + MotionReact
- Limpeza fácil: HydroClean e interior do forno em aço inoxidável

N.º de material: 12120570
Código EAN: 4002516631675
PVP recomendado: 4.599 €



CVA 7845 Preto obsidiana

Máquina de café com design de excelência e CoffeeSelect para até 3 tipos de grãos

- Com opção de ligação direta à água de rede
- Descalcificação e limpeza automáticas

N.º de material: 11164890
Código EAN: 4002516140238
PVP recomendado: 4.299 €




KWT 6422 iG-1 Preto obs.

A+ G

Garrafeira com FlexiFrame e Push2open para sofisticados apreciadores de vinho

- Capacidade para 33 garrafas em 2 zonas de temperatura independentes
- Sem odores graças ao filtro Active AirClean

N.º de material: 12364280
Código EAN: 4002516712312
PVP recomendado: 3.299 €



KM 7697 FL

Placa de indução total para máxima flexibilidade

- Zona de cozinhar com 870 mm x 380 mm
- Reconhecimento inteligente de até 6 recipientes para cozinhar
- Comunicação com o exaustor: Con@ctivity
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 936 x 51 x 520

N.º de material: 12724540
Código EAN: 4002516875406
PVP recomendado: 3.049 €



DAD 4941

A

Exaustor de bancada Downdraft com design elegante e funcionamento intuitivo

- Vidro com 936 mm de largura e profundidade do corpo de 170 mm
- Instalação simples em recirculação com Plug&Play

N.º de material: 12440850
Código EAN: 4002516762355
PVP recomendado: 2.399 €



H 7860 BP Preto obsidiana

A

Forno com sonda de temperatura e BrilliantLight

- Massa leve e crostas douradas: Cozinhar com clima
- Visão constante dos alimentos: câmara no interior do forno

N.º de material: 11121080
Código EAN: 4002516172895
PVP recomendado: 3.899 €



FNS 7740 D

A+ D

Congelador de integrar com NoFrost e oito gavetas de congelação em calhas telescópicas

- Fecho amortecido da porta através do SoftClose
- Congelação rápida e cuidadosa de alimentos: SuperFrost

N.º de material: 12361980
Código EAN: 4002516711827
PVP recomendado: 2.499 €



K 7737 D

A+ D

Frigorífico de integrar com DynaCool e iluminação LED

- Gaveta espaçosa com humidade regulável: DailyFresh
- Mais espaço interior para alimentos volumosos: ComfortSize

N.º de material: 12444430
Código EAN: 4002516747598
PVP recomendado: 1.699 €



G 7651 SCVi AutoDos

A+ A

Design inovador e máximo conforto com visor tátil, gaveta 3D MultiFlex e cestos ExtraComfort

- Os melhores resultados em menos de uma hora com QuickPowerWash, secagem AutoOpen e dosagem automática AutoDos.
- SensorDry para uma secagem ideal com mínimo consumo de energia

N.º de material: 12906810
Código EAN: 4002516937531
PVP recomendado: 2.099 €

Serviços incluídos

Ao adquirir um dos nossos eletrodomésticos, **garantimos muito mais do que um produto de qualidade.**

Para proporcionar uma experiência completa, **disponibilizamos um conjunto de serviços que asseguram a instalação correta, o suporte necessário** e a sua total tranquilidade desde o primeiro dia.

No caso dos aparelhos de frio estão incluídos os serviços de **alteração do sentido de abertura** das portas, bem como a **instalação de aparelhos Side-by-Side** de instalação livre.



Rede de técnicos especialistas
formados pela marca.



Apoio a garantias através
do apoio ao cliente.



Líderes em assistência técnica:
mais de 80 % das incidências são
resolvidas na primeira visita.



**Apoio na montagem e
instalação:** alteração do sentido
de abertura da porta em aparelhos
de frio e montagem Side-by-Side
gratuita.



**Recolha do eletrodoméstico
antigo sem custo e reciclagem**
através de um gestor de resíduos
autorizado.



Fornecimento de peças
de substituição originais
**garantido até 15 anos após
o fim da produção.**

Apoio ao cliente

de segunda a sexta das 09:00 às 17:00
Telefone: 214 248 100





Serviços extra

Para além dos serviços incluídos na compra, disponibilizamos **opções adicionais que elevam a sua experiência** com os nossos eletrodomésticos.

Consulte as condições e peça estes serviços através do distribuidor ou entre em contacto com o apoio ao cliente da Miele.

DEMONSTRAÇÕES DE PRODUTO* EM SUA CASA

Ao comprar um conjunto de três produtos Miele, poderá agendar uma demonstração** com um especialista Miele que irá até sua casa para mostrar como aproveitar ao máximo os seus novos produtos.

CHEF@HOME* EXPERIÊNCIA CULINÁRIA PERSONALIZADA

Com a compra da sua nova cozinha poderá desfrutar de uma experiência culinária única e personalizada*** com um chef da Miele em sua casa.

SERVIÇO DE EXTENSÃO DE GARANTIA

Comprar um eletrodoméstico da Miele significa investir em durabilidade, máximo conforto de utilização e qualidade premium, ou seja, é a melhor opção. Quer prolongar a garantia do seu novo aparelho? Com a extensão da garantia, tem a opção de prolongar a garantia dos seus aparelhos Miele até 10 anos durante o período de garantia legal do fabricante.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO

Deseja uma conveniência total? Para tal, oferecemos limpeza e manutenção intensiva dos seus aparelhos Miele por um técnico especializado em sua casa. Durante uma limpeza profunda, mesmo as áreas inacessíveis no interior do aparelho são limpas. É efetuado um teste funcional abrangente do aparelho, incluindo um teste de fugas. Com a ajuda do sistema de diagnóstico único da Miele, iremos verificar os seus aparelhos Miele, atualizá-los e testar a sua segurança elétrica.

* Serviço disponível nas regiões de Lisboa e Porto. Para as demais regiões, o serviço só será agendado mediante aprovação prévia.

** Consulte as condições para usufruir deste serviço e faça o pedido de agendamento para o email demonstracoes@miele.pt anexando a fatura da compra.

*** Consulte as condições para usufruir deste serviço e faça o pedido de agendamento para o email chef.miele@miele.pt anexando a fatura da compra.

Miele Portuguesa, Lda.
Miele Experience Center
Av. do Forte, 5
2790 - 073 Carnaxide
Telf. 214 248 100

Miele Experience Center Porto
Rua de Sá da Bandeira 662
4000-431 Porto
Telf. 224 917 876

Apoio ao cliente
info@miele.pt

Serviço pós-venda
miele.pt/service

Website
miele.pt

**Siga-nos nos canais
da Miele Portugal:**

