


Miele



Novidades 2024

Programa Design
Versão junho 2024

As imagens de ambiente incluídas neste catálogo não são vinculativas e podem não corresponder necessariamente à referência de produto da gama.



Eletrodomésticos de cozinhar

Fornos multifunções	5
Placas de indução	10
Placas com exaustor integrado	19
Exaustores	25

Aparelhos de frio

Aparelhos de integrar	35
Aparelhos de instalação livre	45
Garrafeira	50

Máquinas de lavar louça

Máquinas de integrar completamente	57
Máquinas de integrar parcialmente	62
Máquinas de instalação livre	63

Máquinas de lavar roupa

Máquinas de lavar roupa 125 Edition	72
Máquinas de lavar roupa com dosagem automática	73





Fornos multifunções

Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

Os destaques* dos fornos multifunções de encastrar



Eficiência energética

Os fornos da Miele, tal como todos os outros eletrodomésticos, estão dotados de uma elevada eficiência energética para obter os mais baixos consumos, mesmo em altos níveis de desempenho.



Programas automáticos

A Miele aposta na inovação no mundo da cozinha, com novas funcionalidades dentro de cada gama que visam melhorar a experiência culinária dos utilizadores. Garanta uma confeção perfeita com o mínimo esforço ao usar programas automáticos.



Conectividade total

Desfrute da nossa ampla gama com Wi-Fi integrado. Com a app Miele@mobile, poderá sempre desfrutar da comodidade de comprar novos produtos, receber assistência remota, ou controlar o estado dos seus aparelhos Miele a qualquer momento.



Limpeza simples

Os fornos Miele estão disponíveis em modelos com acabamento PerfectClean. Os alimentos não aderem e a limpeza é muito fácil.

Já no caso dos modelos com limpeza pirolítica, o forno efetua uma limpeza automática a altas temperaturas.



Programações de tempo

Decida quando deve estar pronto e descontrainha: basta definir a hora de início, a hora final ou a duração do processo de confeção. Este terminará automaticamente assim que o tempo de confeção acabar. O temporizador é útil em várias situações. E não fica por aí: em caso de falhas de corrente, a hora definida é guardada durante 150 horas.



Calhas telescópicas FlexiClip

Graças às calhas telescópicas, os tabuleiros e as grelhas podem ser extraídos em toda a sua longitude do interior do forno e mantêm-se estáveis em qualquer posição.

FUNÇÃO AIRFRY

Cozinha saudável e com mais sabor com a função AirFry dos fornos da Miele



Saudável e **saboroso**

Com a função AirFry pode fazer pratos deliciosos, com menos gordura.



Função **AirFry**

Nova função para cozinhar com ar quente adicionada aos fornos da Miele com a qual pode obter resultados ideais em conjunto com os acessórios adaptados na perfeição.



Opções **infinitas**

Batatas fritas, nuggets e croquetes são alguns dos petiscos que pode preparar. Mas não fica por aqui, o pão e a pizza também ficam simplesmente maravilhosos.

GRÁTIS
Tabuleiro AirFry
+
Tabuleiro grelhar
e assar



H 2861-1 OBSW
VITROLINE**


* Consulte as condições.
** Imagem ilustrativa.

125
Years

Fornos multifunções com AirFry



125 Edition



H 2861-1 B 125 Edition*

Gama Discovery 2

- Volume interior de 76 litros com 5 níveis
- Visor com comando EasyControl Plus
- 9 modos de funcionamento e programas automáticos
- **AirFry:** alimentos crocantes e pouca gordura com fluxo de ar quente
- Indicação do progresso até à temperatura desejada no visor
- Funções de tempo e temporizador
- Interior do forno com acabamento PerfectClean e parede traseira com revestimento catalítico regenerável
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Porta CleanGlass de 3 vidros
- Eficiência A+ com aproveitamento do calor residual
- Conectividade com a app da Miele
- Tabuleiro universal e grelha para bolos e assar PerfectClean. Calhas telescópicas FlexiClip HFC 70-C.
- Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 596 x 568

Tabuleiro Gourmet perfurado para forno e AirFry HBBL 71 grátis e voucher para tabuleiro de grelhar e assar HGBB 71


Aço inoxidável CleanSteel H 2861- 1 B
N.º de material 12435910
Código EAN 4002516743811

H 2861- 1 BP 125 Edition*


- **Limpeza pirolítica**
- Porta CleanGlass de 4 vidros

Aço inoxidável CleanSteel H 2861- 1 BP
N.º de material 12435990
Código EAN 4002516776093

Instalação em armário alto




Instalação por baixo da bancada



Fornos multifunções com AirFry



125 Edition



H 2861-1 B 125 Edition* Gama Discovery 2

- Volume interior de 76 litros com 5 níveis
- Visor com comando EasyControl Plus
- 9 modos de funcionamento e programas automáticos
- **AirFry:** alimentos crocantes e pouca gordura com fluxo de ar quente
- Indicação do progresso até à temperatura desejada no visor
- Funções de tempo e temporizador
- Autolimpeza pirolítica
- Interior do forno com acabamento PerfectClean e parede traseira com revestimento catalítico regenerável
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Porta CleanGlass de 3 vidros
- Eficiência A+ com aproveitamento do calor residual
- Conectividade com a app da Miele
- Tabuleiro universal e grelha para bolos e assar PerfectClean. Calhas telescópicas FlexiClip HFC 70-C.
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

Tabuleiro Gourmet perfurado para forno e AirFry HBBL 71 grátis e voucher para tabuleiro de grelhar e assar HGBB 71

Preto obsidiana H 2861-1 B 125 Edition*
N.º de material 12435890
Código EAN 4002516743408


H 2861-1 BP 125 Edition* Gama Discovery 2

- Limpeza pirolítica
- Porta CleanGlass de 4 vidros

Preto obsidiana H 2861-1 BP 125 Edition*
N.º de material 12435920
Código EAN 4002516776543



125 Edition



H 2861-1 B 125 Edition* Gama Discovery 2

- Volume interior de 76 litros com 5 níveis
- Visor com comando EasyControl Plus
- 9 modos de funcionamento e programas automáticos
- **AirFry:** alimentos crocantes e pouca gordura com fluxo de ar quente
- Indicação do progresso até à temperatura desejada no visor
- Funções de tempo e temporizador
- Autolimpeza pirolítica
- Interior do forno com acabamento PerfectClean e parede traseira com revestimento catalítico regenerável
- Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen e SoftClose
- Porta CleanGlass de 3 vidros
- Eficiência A+ com aproveitamento do calor residual
- Conectividade com a app da Miele
- Tabuleiro universal e grelha para bolos e assar PerfectClean. Calhas telescópicas FlexiClip HFC 70-C.
- Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 596 x 568

Tabuleiro Gourmet perfurado para forno e AirFry HBBL 71 grátis e voucher para tabuleiro de grelhar e assar HGBB 71

Cinza grafite H 2861-1 B 125 Edition*
N.º de material 12435900
Código EAN 4002516776345

H 2861-1 BP 125 Edition* Gama Discovery 2

- Limpeza pirolítica
- Porta CleanGlass de 4 vidros

Cinza grafite H 2861-1 BP 125 Edition*
N.º de material 12435930
Código EAN 4002516776086



Modo AirFry para um acabamento crocante e baixo em gorduras



* Disponível até acabar campanha





Placas de indução

Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

Os destaques* das placas de indução




Placa e exaustor conectados

Com a Con@ctivity 3.0, a maioria das placas da Geração 7000 comunicam diretamente com o exaustor.



Indução total

Cozinhe com a máxima flexibilidade graças à placa de indução total, com a qual terá a liberdade de cozinhar em qualquer zona da placa e de mover a qualquer momento o seu recipiente sem perder as suas configurações.



SmartSelect

Rápido e intuitivo: os níveis de potência e tempos são ajustados diretamente em cada zona de cozinhar.




Seleção intuitiva e inteligente

Os comandos SmartSelect permitem selecionar o nível de potência e definir um temporizador de forma intuitiva. Cada zona de cozinhar tem a sua própria sequência numérica retroiluminada, o que facilita a sua leitura desde qualquer ângulo.



Exclusivo Miele TwinBooster

A função TwinBooster, um exclusivo da Miele, permite uma maior versatilidade na hora de cozinhar, com uma potência máxima de até 3,7 kW nas zonas de cozinhar de maiores dimensões.



PowerFlex

Insuperável, rápido e flexível: os recipientes grandes aquecem sem problemas.

Placas de indução



KM 7360 FL Gama Discovery 1



- Sem moldura para instalação sobre a bancada ou à face
- **3 zonas de cozinhar**
- Interface fácil de usar com indicações a amarelo ComfortSelect
- Função Stop&Go
- Função Booster em todas as zonas de cozinhar
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Desativação de segurança e função de bloqueio
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 620 x 53 x 520
- Medidas do nicho em mm (L x P): 560-600 x 490-500
- Medidas externas e internas no nicho para instalação à face em mm (L x P): 624 x 524//600 x 500

N.º de material 12418220
Código EAN 4002516739777

KM 7360 FR

- **Com moldura em aço inoxidável** para instalação sobre a bancada
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 626 x 55 x 526
- Medidas do nicho em mm (L x P): 560-600 x 490-500

N.º de material 12418210
Código EAN 4002516739869



KM 7361 FL Gama Discovery 1




- Sem moldura para instalação à face ou sobre a bancada
- **4 zonas de cozinhar**
- Interface fácil de usar com indicações a amarelo ComfortSelect
- Função Stop&Go
- Função Booster em todas as zonas de cozinhar
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Desativação de segurança e função de bloqueio
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 620 x 53 x 520
- Medidas do nicho em mm (L x P): 560-600 x 490-500
- Medidas externas e internas no nicho para instalação à face em mm (L x P): 624 x 524//600 x 500

N.º de material 12418240
Código EAN 4002516740513


KM 7361 FR

- **Com moldura em aço inoxidável** para instalação sobre a bancada
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 626 x 55 x 526
- Medidas do nicho em mm (L x P): 560-600 x 490-500

N.º de material 12418230
Código EAN 4002516740162



Placas de indução




KM 7363 FL

Gama Discovery 1

- Sem moldura para instalação à face ou sobre a bancada
- 4 zonas de cozinhar
- **1 zona Flex 210x420 mm**
- Interface fácil de usar com indicações a amarelo ComfortSelect
- Função Stop&Go
- Função Booster em todas as zonas de cozinhar
- Desativação de segurança e função de bloqueio
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 620 x 53 x 520
- Medidas do nicho em mm (L x P): 560-600 x 490-500
- Medidas externas e internas no nicho para instalação à face em mm (L x P): 624 x 524//600 x 500

N.º de material
Código EAN

12418250
4002516740186





KM 7373 FL

Gama Discovery 1



- Sem moldura para instalação à face ou sobre a bancada
- 4 zonas de cozinhar e **1 zona Flex 210x420 mm**
- Interface fácil de usar com indicações a amarelo ComfortSelect
- Função Stop&Go
- Função Booster em todas as zonas
- Desativação de segurança e função de bloqueio
- Con@ctivity 3.0.: ligação direta entre exaustor e placa
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 53 x 800 x 520
- Medidas do nicho em mm (L x P): 750-780 x 490-500
- Medidas externas e internas no nicho para instalação à face em mm (L x P): 804 x 524//780 x 500

N.º de material
Código EAN

12418260
4002516740544



Placas de indução



KM 7466 FL Gama Reference 1

- Sem moldura para instalação à face ou sobre a bancada
- 4 zonas de cozinhar e uma zona PowerFlex
- Interface rápida de usar ComfortSelect
- Função Stop&Go
- **TwinBooster em todas as zonas de cozinhar**
- Con@ctivity 3.0.: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Desativação de segurança e função de bloqueio
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 620 x 51 x 520
- Medidas do nicho em mm (L x P): 560 x 490 mm
- Medidas externas e internas no nicho para instalação à face em mm (L x P): 624 x 524//600 x 500

Inclui voucher para placa de grelhar Gourmet GGRP grátis*

N.º de material 12485580
Código EAN 4002516772279


KM 7466 FR*

- **Com moldura em aço inoxidável** para instalação sobre a bancada
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 626 x 52 x 526
- Medidas do nicho em mm (L x P): 560 x 490


Inclui voucher para placa de grelhar Gourmet GGRP grátis*

N.º de material 12485570
Código EAN 4002516772187


KM 7466 FL



KM 7466 FL



KM 7466 FR



Placa para grelhar Gourmet*



* até fim da promoção

* Na compra de uma placa de indução KM 7466 125 Edition até 31.12.2024 a Miele oferece uma placa para grelhar Gourmet GGRP no valor de 245 €. Use o seu voucher em www.miele.pt.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B





Placas de indução com exaustor integrado

Caraterísticas exclusivas para resultados profissionais

Destaques* das placas com exaustor integrado



Con@ctivity

Com a Con@ctivity pode concentrar-se completamente no prazer de cozinhar. A placa transmite as regulações ao sistema eletrónico do exaustor e este regula automaticamente os níveis de ventilação. Não tem de se lembrar de desligar o exaustor mais tarde.



Motor Silence

Extra silencioso: o motor Miele é 25 % mais silencioso do que os modelos anteriores.



Exclusivo Miele PowerFlex XL

Muito espaço: como toda a profundidade da placa é usada, cabem perfeitamente recipientes para cozinhar grandes.



Exclusivo Miele TwinBooster

Flexibilidade única: potência de indução pode ser distribuída individualmente ou ser concentrada numa só zona.



Exclusivo Miele ComfortSelect Plus

Compacto e prático: controla todas zonas de cozinhar e o ventilador através de uma escala numérica central.



Filtro de gorduras metálico em aço inoxidável

Limpeza prática: os filtros de gordura metálicos de 10 camadas são adequados para a máquina de lavar louça e muito duradouros.



Placas de indução **com exaustor integrado**



KMDA 7676 FL-U

Gama Discovery 1

- Placa de indução com exaustor integrado **totalmente preta**
- 4 zonas de cozinhar que se juntam em 2 zonas PowerFlex XL (230 x 460 mm)
- Interface fácil de usar com **indicações a amarelo** ComfortSelect
- **Motor extra-silencioso:** 47 dB no nível mínimo e 70 dB no máximo
- Potência de exaustão de até 520 m³/h em recirculação de ar e 610 m³/h em instalação com saída de ar para o exterior
- Instalação flexível: recirculação Plug&Play sem precisar de tubos (inclui filtro de carvão), ar de recirculação guiado (sem tubos) ou saída de ar para o exterior (sem tubos).
- Con@ctivity 3.0.: ligação direta entre exaustor e placa
- Conjunto necessário para a instalação em saída de ar para o exterior: DFKS-AR (com caixa de parede) ou conjunto DFKS-R (sem caixa de parede)
- Inclui filtro de carvão DKF 35-P para instalação em recirculação de ar
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 800 x 238 x 520
- Medidas do nicho em mm (L x P): 780 x 500
- Medidas externas e internas no nicho para instalação à face em mm (L x P): 780 x 804//524 x 500



N.º de material

12509180

Código EAN

400251677748

Placas de indução com exaustor integrado



KMDA 7876 FL-U

Gama Prestige

- Placa de indução com exaustor integrado em **preto mate exclusivo**
- Superfície resistente a riscos e de fácil limpeza
- 4 zonas de cozinhar que se juntam em 2 zonas PowerFlex XL (230 x 460 mm)
- **Motor extra-silencioso:** 47 dB no nível mínimo e 70 dB no máximo
- Potência de extração de até 520 m³/h em recirculação de ar e 610 m³/h em instalação com saída de ar para o exterior
- Instalação flexível: recirculação Plug&Play sem precisar de tubos (inclui filtro de carvão), ar de recirculação guiado (sem tubos) ou saída de ar para o exterior (sem tubos).
- Con@ctivity 3.0.: ligação direta entre exaustor e placa
- Conjunto necessário para a instalação em saída de ar para o exterior: DFKS-AR (com caixa de parede) ou conjunto DFKS-R (sem caixa de parede)
- Inclui filtro de carvão DKF 35-P para instalação em recirculação de ar
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 800 x 238 x 520
- Medidas do nicho em mm (L x P): 780 x 500
- Medidas externas e internas no nicho para instalação à face em mm (L x P): 780 x 804//524 x 500

Inclui voucher para extensão de garantia gratuita de 125 semanas


N.º de material

12514930


Código EAN

4002516822011

KMDA 7876 FL-U






KMDA 7876 FL-U





Esquemas de instalação

Instalação em recirculação Plug&Play (saída livre)



Instalação em recirculação com saída de ar para o rodapé





DFKS-UR

Conjunto de tubos planos para instalação em recirculação de ar guiada para o rodapé. Para KMDA 7272/7473/7676/7876



Instalação com saída de ar para o exterior



DFKS-AR



Conjunto de tubos planos para instalação em funcionamento por saída de ar para o exterior para KMDA 7272 / 7473 / 7676 / 7876

DFKS-R

Conjunto de tubos planos para KMDA 7272/7473/7676/7876







Exaustores

Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

Os destaques* dos exaustores



Iluminação LED HighPower

Iluminação ecológica e extremamente duradoura: com apenas 3 W, ilumina toda a área de cozinhar com uma luz quente e natural.



Tempo de funcionamento suplementar

Ar ambiente livre de odores: depois do fim da confeção, o motor continua a funcionar durante 5 ou 15 minutos, desligando-se automaticamente no final do tempo definido.



Filtro de gorduras de aço inoxidável

Os exaustores da Miele têm um filtro de aço inoxidável de 10 camadas. Os revestimentos e as molduras dos filtros são de aço inoxidável de grande qualidade. O filtro não descolora ao lavar na máquina de lavar louça. Assim, os filtros da Miele conservam a sua qualidade durante muito tempo.



Miele CleanCover

Proteção e limpeza simples: o espaço interior fechado e liso impede o contacto com o sistema eletrónico e o motor.



Filtro de carvão ativado NoSmell

Nos exaustores Miele com sistema de recirculação de ar é utilizado também, além do filtro de gorduras, um filtro de carvão ativado NoSmell. Este filtro é capaz de conter os odores de forma eficiente durante muito tempo.



Função automática Con@ctivity

O exaustor pode emparelhar com a placa de cozinhar. O seu exaustor Miele selecciona automaticamente a potência adequada.

Exaustores de parede decorativos



DA 9092 W

Gama Discovery 1

- Exaustor de parede decorativo
- Design reto de 880 mm de largura e profundidade de 260 mm
- Apto para saída de ar e recirculação
- 3 níveis de potência (incluindo nível Booster)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Nível de ruído: 69 dB(A)
- Potência no nível Booster: 605 m³/h
- Filtros contra odores para funcionamento em recirculação não fornecidos: filtro Active DKF 29-P (11292130); filtro regenerável DKF 29-R (11295570)
- Chaminé telescópica não fornecida DADC 9000 preto mate (12506090) DADC 9000 cinza mate (12506100)

Preto obsidiana
N.º de material
Código EAN

DA 9092 W OBSW
 12526090
 4002516798439

Cinza grafite
N.º de material
Código EAN

DA 9092 W GRGR
 12526080
 4002516798422



DA 9299 W


Gama Reference 1

- Exaustor de parede decorativo
- Design reto com 880 mm de largura e 256 mm de profundidade
- Apto para saída de ar e recirculação
- **Painel frontal desdobrável** para uma aspiração ideal
- 3 níveis de potência (incluindo 2 níveis Booster)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Nível de ruído: 63 dB(A)
- Potência no nível Booster: 915 m³/h
- Filtros contra odores para funcionamento em recirculação não fornecidos: filtro Active DKF 29-P (11292130); filtro regenerável DKF 29-R (11295570)
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Chaminé telescópica não fornecida DADC 9000 em preto mate (12506090)


BlackBoard
N.º de material
Código EAN

DA 9299 W BLBO
 12526100
 4002516798446

DA 9092 W



DA 9299 W




Exaustores de parede decorativos



DAH 1650

Gama Discovery 1

- Exaustor de parede com **60 cm de largura**
- Apto para saída de ar e recirculação
- 4 níveis de potência (incluindo nível intensivo)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Nível de ruído: 58 dB(A)
- Potência no nível Booster: 625 m³/h
- Filtros contra odores para funcionamento em recirculação não fornecidos: filtro Active DKF 29-P (11292130); filtro regenerável DKF 29-R (11295570)
- Chaminé telescópica não fornecida DADC 1000 em preto mate




DAH 2960


Gama Discovery 2

- Exaustor de parede decorativo com **90 cm de largura** e controlo ComfortControl
- Apto para saída de ar e recirculação
- 3 níveis de potência (incluindo nível Booster)
- Iluminação LED
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Nível de ruído: 52 dB(A)
- Potência no nível Booster: 685 m³/h
- Filtros contra odores para funcionamento em recirculação não fornecidos: filtro Active DKF 29-P (11292130); filtro regenerável DKF 29-R (11295570)
- **Con@ctivity 3.0**: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- Chaminé telescópica não fornecida DADC 1000 em preto mate

DAH 1650



DAH 2960



Branco brilhante
N.º de material
Código EAN

DAH 1650 WSMA
12553490
4002516791942


Preto obsidiana
N.º de material
Código EAN

DAH 2960 OBSW
12553570
4002516791966

Preto obsidiana
N.º de material
Código EAN

DAH 1650 OBSW
12553480
4002516791959


Exaustores de parede decorativos



DAH 4970

Gama Reference

- Exaustor de parede decorativo com 90 cm de largura e controlo ComfortControl
- Apto para saída de ar e recirculação
- 3 níveis de potência (incluindo nível Booster)
- **Iluminação LED com regulação personalizada** da temperatura da luz entre 2700 e 6500 Kelvin
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Nível de ruído: 51 dB(A)
- Potência no nível Booster: 895 m³/h
- Filtros contra odores para funcionamento em recirculação não fornecidos: filtro Active DKF 29-P (11292130); filtro regenerável DKF 29-R (11295570)
- Con@ctivity Plus: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- **Motor ECO** com consumo de 28 Kwh/ano para uma poupança de até 50 % em energia.
- Chaminé telescópica não fornecida DADC 1000 em preto mate





DAH 4980



Gama Reference

- Exaustor de parede decorativo com 90 cm de largura e controlo SmartControl
- Apto para saída de ar e recirculação
- 3 níveis de potência (incluindo 2 níveis Booster)
- **Iluminação LED com regulação personalizada** da temperatura da luz entre 2700 e 6500 Kelvin
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Nível de ruído: 51 dB(A)
- Potência no nível Booster: 895 m³/h
- Filtros contra odores para funcionamento em recirculação não fornecidos: filtro Active DKF 29-P (11292130); filtro regenerável DKF 29-R (11295570)
- Con@ctivity Plus: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- **Motor ECO** com consumo de 28 Kwh/ano para uma poupança de até 50 % em energia.
- Chaminé telescópica não fornecida DADC 1000 em preto mate

DAH 4970



DAH 4980 OBSW/MATT



Voucher para extensão de garantia gratuita de 125 semanas


Preto obsidiana
N.º de material
Código EAN

DAH 4970 OBSW
12553590
4002516791973

Preto obsidiana mate DAH 4980 OBSW/MATT
N.º de material
Código EAN

12553640
4002516792024

Exaustores de teto



DAC 2940

Gama Discovery 2

- Exaustor de teto com **90 cm de largura**
- **Fácil de instalar:** só precisa de 19,6 cm para instalar no teto.
- Apto para saída de ar e recirculação
- Instalação em recirculação Plug&Play. Não são necessários tubos ou caixas de recirculação adicionais. É importante ventilar o teto com uma abertura de, no mínimo, 600 cm².
- 3 níveis de potência (incluindo nível Booster)
- Iluminação LED branca quente (3500 K) regulável para criar o ambiente perfeito para cada ocasião
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Nível de ruído no nível intensivo: 60 dB(A)
- Potência no nível Booster: 655 m³/h
- Filtros contra odores para funcionamento em recirculação não fornecidos: filtro Active DKF 35-P; filtro regenerável DKF 40-R
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- **Inclui controlo remoto**
- É possível personalizar o painel do exaustor com laminado, laqueado ou pintura.

Branco mate
N.º de material
Código EAN

DAC 2940 WSMA
12553450
4002516798651

Aço inoxidável
N.º de material
Código EAN

DAC 2940 EDST
12553410
4002516798972



DAC 4240

Gama Reference

- Exaustor de teto com **120 cm de largura**
- **Fácil de instalar:** só precisa de 19,6 cm para instalar no teto.
- Apto para saída de ar e recirculação
- Instalação em recirculação Plug&Play. Não são necessários tubos ou caixas de recirculação adicionais. É importante ventilar o teto com uma abertura de, no mínimo, 600 cm².
- 3 níveis de potência (incluindo 2 níveis Booster)
- **Iluminação LED regulável entre frio e quente** (2700 e 6500 K) ou mudar de cor através da app
- **Painéis de exaustão periférica com motor ECO de elevado rendimento com baixo nível de ruído**
- 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
- Nível de ruído no nível Booster: 58 dB(A) com pacote Silence
- Potência no nível Booster: 750 m³/h
- Filtros contra odores para funcionamento em recirculação não fornecidos: filtro Active DKF 35-P; filtro regenerável DKF 40-R
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
- **Inclui controlo remoto**
- É possível personalizar o painel do exaustor com laminado, laqueado ou pintura.


Branco mate
N.º de material
Código EAN

DAC 4240 WSMA
12553420
4002516798965


Aço inoxidável
N.º de material
Código EAN

DAC 4240 EDST/CLST
12553430
4002516798668


DAC 2940



DAC 4240 WSMA



Exaustores **Downdraft**



DAD 4841

Gama Reference 1

- Aprox. **92 cm de largura**
- Apto para saída de ar e recirculação
- Acessórios para recirculação (não incluídos): Plug&Play DUP 150 ou DUU 600 + filtros DKF 30-P/-R
- Comando intuitivo SmartControl com as regulações possíveis destacadas a amarelo
- 5 níveis de potência (incl. 2 Booster)
- Iluminação LED regulável em 3 níveis
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível Booster: 72-76 dB(A)
- Potência no nível Booster: 640-555 m³/h*
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 916 x 300 x 120 mm




DAD 4941


Gama Reference 1

- Aprox. **94 cm de largura**
- Apto para saída de ar e recirculação
- Acessórios para recirculação (não incluídos): Plug&Play DUP 150 ou DUU 600 + filtros DKF 30-P/-R
- Comando intuitivo SmartControl com as regulações possíveis destacadas a amarelo
- 5 níveis de potência (incl. 2 níveis Booster)
- Iluminação LED regulável em 3 níveis
- CleanCover para uma fácil limpeza interior
- 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
- Potência sonora no nível Booster: 72-76 dB(A)
- Potência no nível Booster: 640-555 m³/h*
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 936 x 300 x 120 mm

DAD 4941



DAD 4841



N.º de material
Código EAN

12440840
4002516762348

N.º de material
Código EAN

12440850
4002516762355



Aparelhos de frio



Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

Os destaques* dos aparelhos de frio de instalação livre



PerfectFresh Active

A cada 90 minutos e sempre que abre a porta, a gaveta PerfectFresh Active é pulverizada com uma fina névoa de água. Isto cria uma ligeira camada de humidade sobre os alimentos e mantém a humidade do ar a um nível perfeito, independentemente da carga do frigorífico.



Freeze&Cool

Novas possibilidades: utilize o congelador como frigorífico e aumente o espaço de armazenamento.



Exclusivo Miele FlexiLight 2.0

Sem encandear: as prateleiras iluminadas podem ser posicionadas livremente para uma flexibilidade máxima.



FlexiBoard

Muito flexível: a FlexiBoard cria espaço para recipientes altos, continuando a deixar espaço atrás.



Exclusivo Miele Regulação precisa do interior da porta




Adaptável: a posição das prateleiras do interior da porta pode ser ajustada para um melhor uso do espaço.



Click2open

Abertura fácil: mesmo os aparelhos sem pega podem ser abertos facilmente graças ao sistema de alavanca.

Frigoríficos de integrar



K 31242 UiF-1*

Gama Reference 1

- Frigorífico de integrar para instalação por baixo da bancada em **nicho de 82 cm de altura**
- Painel PicTronic
- Compartimento congelador integrado de 4 estrelas
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- Nível de ruído: 35 db(A)
- Volume útil total: 119 litros
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 600 x 820 - 880 x 550

K 31222 Ui-1 E

Gama Reference 1

- Frigorífico de integrar para instalação em **nicho de 82 cm de altura**
- Painel PicTronic
- **Apto para a instalação Side-by-Side com o modelo de congelador F 31202 Ui-1 D**
- Iluminação LED
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- SuperCool: rápida redução da temperatura do frigorífico
- Função de bloqueio e sinal acústico da porta
- Nível de ruído: 35 dB(A)
- Volume útil total: 136 litros
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 600 x 820 - 880 x 550

N.º de material
Código EAN


12364370
4002516712398

N.º de material
Código EAN

12364350
4002516712374

* A partir de janeiro de 2025

Frigoríficos de integrar




K 7448 C

Gama Reference 1

- Frigorífico de integrar apto para instalação Side-by-Side para um **nicho de 140 cm de altura**
- Visor tátil SensorTouch
- Iluminação LED
- Armazenamento profissional para mais frescura com **PerfectFresh Pro**
- **Parede posterior seca branca**
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- ComfortSize: colocação fácil de objetos grandes ou tabuleiros nas prateleiras
- SuperCool: rápida redução da temperatura do frigorífico
- Função de bloqueio e sinal acústico da porta
- Modo Festa e modo Férias: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Conectividade com a app da Miele
- Nível de ruído: 35 dB(A)
- Volume útil total: 206 litros
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550

N.º de material
Código EAN

12444120
4002516746591





K 7737 D

Gama Reference 1

- Frigorífico de integrar apto para instalação Side-by-Side para um **nicho de 178,5 cm de altura**
- Visor tátil SensorTouch
- Iluminação LED
- Gaveta grande com humidade regulável DailyFresh
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- ComfortSize: colocação fácil de objetos grandes ou tabuleiros nas prateleiras
- SuperCool: rápida redução da temperatura do frigorífico
- Função de bloqueio e sinal acústico da porta Modo Festa e modo Férias: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Conectividade com a app da Miele
- Nível de ruído: 33 dB(A)
- Volume útil total: 308 litros
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560 – 570 x 1.772 – 1.778 x 550

N.º de material
Código EAN


12444430
4002516747598



Frigoríficos de integrar



125 Edition




K 7747 C 125 Gala Edition Gama Reference 1

- Frigorífico de integrar apto para instalação Side-by-Side num **nicho de 178,5 cm de altura**
- Visor tátil SensorTouch
- Iluminação LED
- Armazenamento profissional para mais frescura com **PerfectFresh Pro**
- **Parede posterior seca em aço inoxidável CleanSteel**
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- ComfortSize: colocação fácil de objetos grandes ou tabuleiros nas prateleiras
- SuperCool: rápida redução da temperatura do frigorífico
- Função de bloqueio e sinal acústico da porta
- Modo Festa e modo Férias: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Conectividade com a app da Miele
- Nível de ruído: 32 dB(A)
- Volume útil total: 294 litros
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560-570 x 1.772-1.788 x 550

N.º de material
Código EAN

12361920
4002516711674





K 7777 C Gama Premium



- Frigorífico de integrar para instalação num **nicho de 178,5 cm de altura**
- Visor tátil FreshTouch
- Iluminação FlexiLight 2.0
- Armazenamento profissional para mais frescura com **PerfectFresh Active**
- **Parede posterior seca em aço inoxidável CleanSteel**
- Sistema de refrigeração dinâmico Dyna-Cool
- SuperCool: rápida redução da temperatura do frigorífico
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- ComfortSize: colocação fácil de objetos grandes ou tabuleiros nas prateleiras
- Função de bloqueio e sinal acústico da porta
- Conectividade com a app da Miele
- Nível de ruído: 32 dB(A)
- Volume útil total: 296 litros
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560-570 x 1.772-1.788 x 550

N.º de material
Código EAN

12444890
4002516747871



Frigoríficos **de integrar**



K 7797 C R ActiveDoor

Gama Prestige

- Frigorífico de integrar para instalação num **nicho de 178,5 cm de altura**
- Sistema de abertura da porta **ActiveDoor**
- Visor tátil FreshTouch
- Iluminação FlexiLight 2.0
- Armazenamento profissional para mais frescura com **PerfectFresh Active**
- **Parede posterior seca em aço inoxidável CleanSteel**
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- SuperCool: rápida redução da temperatura do frigorífico
- ComfortClean: prateleiras adequadas para a limpeza na máquina de lavar louça
- ComfortSize: colocação fácil de objetos grandes ou tabuleiros nas prateleiras
- Função de bloqueio e sinal acústico da porta
- Conectividade com a app da Miele
- Nível de ruído: 32 dB(A)
- Volume útil total: 296 litros
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560-570 x 1.772-1.788 x 550

N.º de material

12444970

Código EAN

4002516748045

Congeladores **de integrar**



FNS 7710 E

Gama Discovery



- Congelador de integrar apto para instalação Side-by-Side em **nicho de 178,5 cm de altura**
- Visor com comando SensorTouch
- Oito gavetas de congelação
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Função de bloqueio e alarme sonoro e ótico da porta e de temperatura
- Nível de ruído: 33 dB(A)
- Volume útil total: 213 litros
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560-570 x 1.772-1.788 x 550



F 31202 Ui-1 D

Gama Reference 1

- Congelador de integrar apto para instalação Side-by-Side para instalação em **nicho de 82 cm de altura por baixo de bancada**
- Painel PicTronic
- Iluminação LED
- Redução do descongelamento graças a ComfortFrost
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Função de bloqueio e alarme sonoro e ótico da porta e de temperatura
- Nível de ruído: 35 dB(A)
- Volume útil total: 95 litros
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 600 x 820 - 880 x 550



N.º de material
Código EAN

12443480
4002516746683


N.º de material
Código EAN

12379970
4002516716204

Congeladores **de integrar**




125 Edition



FNS 7740 D 125 Gala Edition Gama Reference


- Congelador de integrar apto para instalação Side-by-Side em **nicho de 178,5 cm de altura**
- Visor com comando SensorTouch
- Oito gavetas de congelação
- Iluminação LED
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Função de bloqueio e alarme sonoro e ótico da porta e de temperatura
- Nível de ruído: 33 dB(A)
- Volume útil total: 213 litros
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560-570 x 1.772-1.788 x 550




FNS 7470 D Gama Premium

- Congelador de integrar apto para instalação Side-by-Side para instalação em **nicho de 140 cm de altura**
- Visor com comando FreshTouch
- Iluminação LED
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Função de bloqueio e alarme sonoro e ótico da porta e de temperatura
- Nível de ruído: 35 dB(A)
- Volume útil total: 156 litros
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560 - 570 x 1.390 - 1.413 x 550

FNS 7740 D 125 Gala Edition



FNS 7470 D




N.º de material
Código EAN

12361980
4002516711827

N.º de material
Código EAN



11643210
400251637943

Congeladores **de integrar**





FNS 7774 D Gama Premium

- Congelador de integrar apto para instalação Side-by-Side em **nicho de 178,5 cm de altura**
- Visor com comando FreshTouch
- Auxiliar de abertura de porta Push2open
- **IceMaker: fabricante de cubos de gelo com ligação à água**
- Oito gavetas de congelação, 6 com calhas telescópicas
- Iluminação LED
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Função de bloqueio e alarme sonoro e ótico da porta e de temperatura
- Nível de ruído: 33 dB(A)
- Volume útil total: 213 litros
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560-570 x 1.772-1.788 x 550



FNS 7794 D L ActiveDoor Gama Prestige

- Congelador de integrar apto para instalação Side-by-Side em **nicho de 178,5 cm de altura**
- **Sistema de abertura de porta Active-Door**
- **IceMaker: fabricante de cubos de gelo com ligação à água**
- Oito gavetas de congelação, 6 com calhas telescópicas
- Iluminação LED
- NoFrost: sem necessidade de descongelamento manual
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Função de bloqueio e alarme sonoro e ótico da porta e de temperatura
- Nível de ruído: 33 dB(A)
- Volume útil total: 213 litros
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560-570 x 1.772-1.788 x 550




N.º de material
Código EAN

12443620
4002516746706

N.º de material
Código EAN

12443650
4002516747031

Combinados de integrar




KFN 7734 C Gama Discovery 1

- Combinado de integrar para instalar num **nicho de 178,8 cm de altura**
- Comando tátil SensorTouch
- Iluminação LED
- SuperCool e SuperFrost: rápida refrigeração e congelação dos alimentos
- NoFrost: sem necessidade de descongelação manual
- ComfortClean: prateleiras adequadas para lavagem na máquina de lavar louça
- ComfortSize: colocação fácil de objetos grandes ou tabuleiros nas prateleiras
- **DailyFresh**: gaveta espaçosa com humidade regulável para fruta e legumes mais frescos
- Função de bloqueio e sinais acústicos e óticos de porta aberta e de temperatura
- Modo Férias e modo Festa: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Nível de ruído: 34 dB(A)
- Volume útil total: 253 litros
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550

N.º de material 12336150
Código EAN 4002516701323





125 Edition




KFN 7744 C 125 Gala Edition Gama Reference

- Combinado de integrar em branco para instalação em **nicho de 178,5 cm de altura**
- Visor com comando SensorTouch
- Iluminação LED
- Armazenamento profissional para mais frescura com **PerfectFresh Pro**
- Função SuperCool e SuperFrost
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- ComfortSize: colocação fácil de objetos grandes ou tabuleiros nas prateleiras
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Função de bloqueio e alarme sonoro e ótico da porta e de temperatura
- **Parede posterior seca em aço inoxidável CleanSteel**
- Modo Festa e modo Férias: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Conectividade com a app da Miele
- Nível de ruído: 33 dB(A)
- Volume útil total: 244 litros
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550

N.º de material 12361990
Código EAN 4002516711704



Combinados de integrar



KFN 7774 C Gama Premium

- Combinado de integrar para instalação em **nicho de 178,5 cm de altura**
- Visor tátil FreshTouch
- Iluminação FlexiLight 2.0
- Armazenamento profissional para mais frescura com **PerfectFresh Active**
- Função SuperCool e SuperFrost
- SoftClose: fecho suave da porta
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Função de bloqueio e alarme sonoro e ótico da porta
- **Parede posterior seca em aço inoxidável CleanSteel**
- Modo Festa e modo Férias: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Conectividade com a app da Miele
- Nível de ruído: 33 dB(A)
- Volume útil total: 245 litros
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550



N.º de material 12445190
Código EAN 4002516748205





KFN 7785 C IceMaker Gama Prestige

- Combinado de integrar para instalação em **nicho de 178,5 cm de altura**
- Visor tátil FreshTouch
- Iluminação FlexiLight 2.0
- Gaveta grande com humidade regulável **DailyFresh**
- **Fabricador de cubos de gele com reservatório de água**
- **Função Freeze&Cool**: possibilidade de utilizar o congelador como frigorífico
- Função SuperCool e SuperFrost
- SoftClose: fecho suave da porta
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Função de bloqueio e alarme sonoro e ótico da porta
- **Parede posterior seca em aço inoxidável CleanSteel**
- Modo Festa e modo Férias: temperatura do congelador ajustável consoante as suas necessidades
- Conectividade com a app da Miele
- Nível de ruído: 33 dB(A)
- Volume útil total: 255 litros
- Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550

N.º de material 12445200
Código EAN 4002516748212



Congelador **MasterCool**




F 2813 Vi E

Gama Prestige

- Congelador de integrar
- Iluminação BrilliantLight e painel de comandos MasterSensor
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Auxiliares de abertura de porta intercambiáveis Push2open ou Pull2open
- **IceMaker: fabricante de cubos de gelo com ligação à água**
- Número de zonas de refrigeração: 1
- Conectividade com a app da Miele
- Nível de ruído: 42 dB(A)
- Volume útil total: 445 litros
- Medidas do nicho em mm (L x A x P):
762 x 2.134 - 2.164 x 629
- Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
756 x 2.127 x 610

N.º de material 12366230
Código EAN 4002516712640

Frigoríficos de instalação Side-by-Side



KS 4383 DD

Gama Discovery 2

- Frigorífico para instalação Side-by-Side em branco
- Visor tátil SensorTouch
- Sistema de abertura integrado na porta SideOpen
- Iluminação LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Gaveta grande com humidade regulável

DailyFresh

- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Sinal acústico e ótico da porta
- Nível de ruído: 36 dB(A)
- Volume útil total: 399 litros
- **Medidas (A x L x P): 185 x 60 x 67,5 cm**

Branco

N.º de material

Código EAN

KS 4383 DD ws

12431030

4002516742166

Aspeto inox


N.º de material

Código EAN

KS 4383 DD el

12430970

4002516742135



KS 4783 DD

Gama Reference 1

- Frigorífico para instalação Side-by-Side
- Visor tátil SensorTouch
- Sistema de abertura integrado na porta EasyOpen
- Iluminação LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Gaveta grande com humidade regulável

DailyFresh

- Sinal acústico e ótico da porta
- Nível de ruído: 35 dB(A)
- Volume útil total: 399 litros
- **Medidas (A x L x P): 185 x 60 x 67,5 cm**

Aço inoxidável

N.º de material

Código EAN

KS 4783 DD edt/cs

12431110

4002516742234

BlackSteel

N.º de material



Código EAN

KS 4783 DD bst

12431090

4002516742210

Congeladores de instalação Side-by-Side



FNS 4382 D

Gama Discovery 2

- Congelador para instalação Side-by-Side
- Visor tátil SensorTouch
- Sistema de abertura integrado na porta SideOpen
- Iluminação LED
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Função de bloqueio e sinal acústico e ótico da porta e de temperatura
- **Kit de união Side-by-Side incluído**
- Nível de ruído: 36 dB(A)
- Volume útil total: 277 litros
- **Medidas (A x L x P): 185 x 60 x 67,5 cm**

FNS 4782 D

Gama Reference 1

- Congelador para instalação Side-by-Side com porta em aço inoxidável CleanSteel
- Visor tátil SensorTouch
- Sistema de abertura integrado na porta EasyOpen
- Iluminação LED
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Função de bloqueio e sinal acústico e ótico da porta e de temperatura
- **Kit de união Side-by-Side incluído**
- Nível de ruído: 36 dB(A)
- Volume útil total: 277 litros
- **Medidas (A x L x P): 185 x 60 x 67,5 cm**

Branco

N.º de material

Código EAN

FNS 4382 D ws

12430410

4002516741725

Aço inoxidável

N.º de material

Código EAN

FNS 4782 D edt/cs

12430650

4002516741794

Aspeto inox

N.º de material

Código EAN

FNS 4382 D el

12430340

4002516741596

BlackSteel

N.º de material


Código EAN

FNS 4782 D bst

12430600

4002516741770

Combinados de instalação livre



KFN 4795 AD

Gama Reference 1

- Combinado de instalação livre com porta em BlackSteel
- Auxiliar de abertura de porta: pega EasyOpen
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: rápida redução da temperatura
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável

DailyFresh

- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Nível de ruído: 34 dB(A)
- Volume útil total: 371 litros
- **Medidas (A x L x P): 201,0 x 60,0 x 67,5 cm**

Blacksteel


N.º de material

Código EAN

KFN 4795 AD bst

12430860

4002516742104



KFN 4796 CD

Gama Reference 1

- Combinado de instalação livre com porta em aço inoxidável
- Auxiliar de abertura de porta: pega Easy-Open
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: rápida redução da temperatura
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável

DailyFresh

- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Nível de ruído: 34 dB(A)
- Volume útil total: 485 litros
- **Medidas (A x L x P): 201,5 x 75,0 x 67,5 cm**

Aço inoxidável

N.º de material



Código EAN

KFN 4796 CD edt/cs

11954070

4002516517474

Combinados de instalação livre



KFN 4799 CDE Gama Reference 1

- Combinado de instalação livre com porta de aço inoxidável CleanSteel
- Auxiliar de abertura de porta: pega EasyOpen
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: rápida redução da temperatura
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Gaveta grande com humidade regulável **DailyFresh**
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- **Fabricador de cubos de gelo com reservatório de água**
- Nível de ruído: 35 dB(A)
- Volume útil total: 371 litros
- **Medidas (A x L x P): 201,0 x 60,0 x 67,5 cm**


KFN 4799 AD 125 Gala Edition Gama Reference 1

- Combinado de instalação livre com porta de aço inoxidável CleanSteel
- Auxiliar de abertura de porta: pega EasyOpen
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: rápida redução da temperatura
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Armazenamento profissional para mais frescura com **PerfectFresh Pro**
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- **Parede posterior seca em aço inoxidável CleanSteel**
- Nível de ruído: 34 dB(A)
- Volume útil total: 360 litros
- **Medidas (A x L x P): 201,5 x 60,0 x 67,5 cm**

Aço inoxidável KFN 4799 CDE edt/cs
N.º de material 12430930
Código EAN 4002516742128

Aço inox KFN 4799 edt/cs 125 Gala Edition
N.º de material 12361950
Código EAN 4002516711742


Combinados de instalação livre



KFN 4799 AD 125 Gala Edition Gama Reference 1

- Combinado de instalação livre com porta preto mate
- Sistema de abertura integrado na porta Click2open
- Iluminação do frigorífico com LED
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: rápida redução da temperatura
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Armazenamento profissional para mais frescura com **PerfectFresh Pro**
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- **Parede posterior seca em aço inoxidável CleanSteel**
- Nível de ruído: 34 dB(A)
- Volume útil total: 360 litros
- **Medidas (A x L x P): 201,0 x 60,0 x 67,5 cm**

Preto obs. mate KFN 4799 AD obsw/matt
N.º de material 12361960
Código EAN 4002516711698




KFN 4898 A-10 D Gama Premium

- Combinado de instalação livre com porta em BlackSteel
- Sistema de abertura integrado na porta Click2open
- Iluminação FlexiLight 2.0
- Sistema de refrigeração dinâmico DynaCool
- Função SuperCool: rápida redução da temperatura
- Função SuperFrost: rápida congelação dos alimentos
- **Função Freeze&Cool:** possibilidade de utilizar o congelador como frigorífico
- Sem descongelar manualmente graças ao sistema NoFrost
- Armazenamento profissional para mais frescura com **PerfectFresh Active**
- Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- **Parede posterior seca em aço inoxidável CleanSteel**
- Nível de ruído: 29 dB(A)
- Volume útil total: 362 litros
- **Medidas (A x L x P): 201,5 x 60,0 x 67,5 cm**

BlackSteel KFN 4898 A-10 D bs
N.º de material 12521940
Código EAN 4002516780885

Garrafeira de instalação livre




KWT 4999 F*

Gama Prestige

- Garrafeira de instalação livre com porta em vidro colorido
- Visor com comando FreshTouch
- Sistema de abertura SideOpen integrado na porta
- Iluminação LED
- Número de **zonas de temperatura: 3**
- 9 prateleiras de madeira FlexiFrame
- Espaço para 146 garrafas Bordeaux de 0,75 litros
- Função de bloqueio e sinal acústico e óptico da porta e de temperatura
- **Parede posterior seca BlackSteel**
- Conectividade com a app da Miele
- **Inclui expositor de garrafas e SommelierSet**
- Regulação ideal da humidade do ar com ActiveHumidity
- Nível de ruído: 35 dB(A)
- Volume útil total: 562 litros
- **Medidas (A x L x P):**
201,3 x 69,7 x 76,4 cm

Preto obs. mate
N.º de material
Código EAN

KWT 4999 F obsw
12156870
4002516612421



KWNS 4784 DE*


Gama Prestige

- Combinado de congelador e garrafeira de instalação livre apto para instalação Side-by-Side em aço inoxidável CleanSteel
- Visor com comando FreshTouch
- Sistemas de abertura de porta integrados SideOpen (garrafeira) e Click2Open (congelador)
- Iluminação LED
- Número de **zonas de temperatura: 2**
- 4 prateleiras de madeira FlexiFrame
- Espaço para 44 garrafas Bordeaux de 0,75 litros
- Função de bloqueio e sinal acústico e óptico da porta e de temperatura
- **Parede posterior seca em aço inoxidável**
- Conectividade com a app da Miele
- **Fabricador de cubos de gelo com ligação à água**
- Regulação ideal da humidade do ar com ActiveHumidity
- Nível de ruído: 36 dB(A)
- Volume útil total: 287 litros
- **Medidas (A x L x P):**
185,4 x 59,7 x 67,9 cm

Aço inoxidável
N.º de material
Código EAN

KWNS 4784 DE edt/cs
12156940
4002516612445

Garrafeiras **de integrar**




KWT 6322 UG-1 G

Gama Prestige

- Garrafeira para instalar por baixo da bancada num nicho de 82 cm de altura
- Painel de comando TouchControl
- Apta para instalação Side-by-Side
- Porta em vidro e sistema de abertura Push2open
- Iluminação LED
- Número de **zonas de temperatura: 2**
- 3 prateleiras de madeira FlexiFrame
- Espaço para 34 garrafas Bordeaux de 0,75 litros
- Função de bloqueio e sinais acústicos e óticos de porta aberta e de temperatura
- Miele@home, WiFiConnect, acessório para ligação XKS 3130 W incluído
- Nível de ruído: 35 dB(A)
- Volume útil total: 94 litros
- **Medidas (A x L x P):**
82,2 x 59,7 x 57,7 cm

Preto obsidiana KWT 6322 UG-1 G
N.º de material 12497000
Código EAN 4002516770367



KWT 6422 iG-1

Gama Prestige


- Garrafeira de integrar para instalação em nicho de 90 cm de altura
- Painel de comando TouchControl
- **Porta em vidro com acabamento Preto obsidiana e com painel** e sistema de abertura Push2open
- Iluminação LED
- Sistema de refrigeração dinâmico Dyna-Cool
- Número de **zonas de temperatura: 2**
- 2 prateleiras de madeira FlexiFrame Plus
- Espaço para 33 garrafas Bordeaux de 0,75 litros
- Função de bloqueio e sinais acústicos e óticos de porta aberta e de temperatura
- Miele@home, WiFiConnect, acessório para ligação XKS 3130 W incluído
- Nível de ruído: 32 dB(A)
- Volume útil total: 104 litros
- **Medidas (A x L x P):**
90,9 x 59,5 x 57,2 cm

Preto obs. KWT 6422 iG-1 obsw
N.º de material 12364280
Código EAN 4002516712312

Cinza grafite KWT 6422 iG-1 grgr
N.º de material 12364300
Código EAN 4002516712336

Com painel KWT 6422 i-1
N.º de material 12364290
Código EAN 4002516712329

Garrafeiras de integrar



KWT 6722 iGS-1

Gama Prestige

- Garrafeira de integrar
- Painel de comando TouchControl
- Adequada para instalação Side-by-Side
- **Porta de vidro com acabamento Preto obsidiana ou com painel**
- Sistema de refrigeração dinâmico Dyna-Cool
- Número de **zonas de temperatura: 2**
- 8 prateleiras de madeira FlexiFrame
- Espaço para 83 garrafas Bordeaux de 0,75 litros
- Expositor de garrafas e SommerlierSet de oferta
- Função de bloqueio e sinais acústicos e óticos de porta aberta e de temperatura
- Miele@home, WiFiConnect, acessório para ligação XKS 3130 W incluído
- Nível de ruído: 32 dB(A)
- Volume útil total: 271 litros

• Medidas em mm (A x L x P):

177,0 x 55,7 x 57,2 cm

Preto obs. KWT 6722 iGS-1 OBSW
N.º de material 12364310
Código EAN 4002516712350

Com painel KWT 6722 iS-1
N.º de material 12364320
Código EAN 4002516712367






Máquinas de lavar louça



Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

Vantagens* das máquinas de lavar louça



Exclusivo Miele **AutoDos**
Sistema de dosagem automático AutoDos com PowerDisk integrado. Máxima comodidade e eficiência de limpeza.



QuickPowerWash
Programa curto: melhores resultados de limpeza para louça com sujidade normal em 58 minutos.




Etiqueta energética A
Máxima eficácia e ótimos resultados com o menor consumo energético.



Exclusivo Miele **Secagem AutoOpen**
Secagem ideal: a porta abre-se automaticamente ao finalizar o programa de lavagem.




Configuração dos cestos FlexLine
Flexibilidade cómoda: ajustar de forma simples, posicionar de forma flexível e alcançar os melhores resultados de limpeza.



Exclusivo Miele **Miele@home**
Torne a sua vida mais inteligente: com Miele@home, ligue os eletrodomésticos numa rede para mais possibilidades.

Máquinas de lavar louça de **integrar completamente**



G 5450 SCVi

Gama Discovery 2

- Máquina de lavar louça de integrar completamente
- Capacidade para 14 serviços
- **5 programas** de lavagem
- Muito silenciosa: **44 dB (A)**
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,4 litros
- QuickPowerWash: **lavagem e secagem em menos de 1 hora**
- **Secagem AutoOpen**: abertura automática da porta depois da lavagem
- Poupança de tempo: programa curto
- Cestos superior e inferior com design Comfort
- Gaveta para talheres 3D MultiFlex

Aço inoxidável


N.º de material

Código EAN

G 5450 SCVi

12664880

4002516840572



G 5455 SCVi XXL

Gama Discovery 2

- Máquina de lavar louça de integrar completamente
- Capacidade para 14 serviços
- **5 programas** de lavagem
- Muito silenciosa: **44 dB (A)**
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,4 litros
- QuickPowerWash: **lavagem e secagem em menos de 1 hora**
- **Secagem AutoOpen**: abertura automática da porta depois da lavagem
- Poupança de tempo: programa curto
- Cestos superior e inferior com design Comfort
- Gaveta para talheres 3D MultiFlex

Aço inoxidável

N.º de material


Código EAN

G 5455 SCVi XXL


12664890

4002516840589

G 5450 SCVi ED Active Plus



G 5455 SCVi XXL ED Active Plus



20 UltraTabs grátis*


20 UltraTabs grátis*

* Na compra de uma máquina de lavar louça G 7000 entre 01.04.2024 e 31.12.2024 a Miele oferece-lhe 6 PowerDisk no valor de 59,99 €. Use o seu voucher em www.miele.pt.

Máquinas de lavar louça de integrar completamente



125 Edition



G 7191 SCVi 125 Edition Gama Reference 2

- Máquina de lavar louça de integrar completamente
- Capacidade para 14 serviços
- **8 programas** de lavagem
- Muito silenciosa: **43 dB(A)**
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 64 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: estimativa de consumo e água e energia
- QuickPowerWash: **lavagem e secagem em menos de 1 hora**
- Sistema AutoDos: **dosagem automática** do detergente com PowerDisk integrado
- **Secagem AutoOpen**: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cesto superior e inferior **ComfortPlus**
- Gaveta para talheres **3D MultiFlex**
- Comunicação fácil com a máquina de lavar louça via **WifiConnect**


Aço inoxidável
N.º de material
Código EAN

G 7191 SCVi
12470530
4002516763451

6 meses de detergente grátis*
Voucher para Care Set



125 Edition



G 7197 SCVi XXL AD 125 Edition Gama Reference 1


- Máquina de lavar louça de integrar completamente
- Capacidade para 14 serviços
- **8 programas** de lavagem
- Muito silenciosa: **43 dB (A)**
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 64 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,4 litros
- EcoFeedback: estimativa de consumo de água e energia
- QuickPowerWash: **lavagem e secagem em menos de 1 hora**
- **Secagem AutoOpen**: abertura automática da porta depois da lavagem
- Sistema AutoDos: **dosagem automática** de detergente com PowerDisk integrada
- Cesto superior e inferior **ComfortPlus**
- Gaveta para talheres **3D MultiFlex**
- Comunicação fácil com a máquina de lavar louça via **WifiConnect**

Aço inoxidável
N.º de material
Código EAN


G 7197 SCVi XXL
12470540
4002516763468

6 meses de detergente grátis*
Voucher para Care Set

G 7191 SCVi 125 Edition




G 7197 SCVi XXL AD 125 Edition



* Na compra de uma máquina de lavar louça G 7000 entre 01.04.2024 e 31.12.2024 a Miele oferece-lhe 6 PowerDisk no valor de 59,99 €. Use o seu voucher em www.miele.pt.

Máquinas de lavar louça de **integrar completamente**




G 7380 SCVi FrontFit Gama Reference 1

- Máquina de lavar louça de integrar completamente com sistema FrontFit
- Capacidade para 14 serviços
- **8 programas** de lavagem
- Muito silenciosa: **43 db(A)**
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 54 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,4 litros
- EcoFeedback: estimativa de consumo de água e energia
- QuickPowerWash: **lavagem e secagem em menos de 1 hora**
- **Secagem AutoOpen**: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cesto superior e inferior Comfort
- Gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Comunicação fácil com a máquina de lavar louça via **WifiConnect**

Aço inoxidável **G 7380 SCVi**
N.º de material 12419020
Código EAN 4002516735908

Voucher para UltraTabs grátis




G 7650 SCVi AutoDos Gama Reference 2

- Máquina de lavar louça de integrar completamente
- Capacidade para 14 serviços
- **10 programas** de lavagem
- Muito silenciosa: **42 dB (A)**
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 54 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,4 litros
- EcoFeedback: estimativa de consumo de água e energia
- QuickPowerWash: **lavagem e secagem em menos de 1 hora**
- Sistema AutoDos: **dosagem automática** do detergente com PowerDisk integrado
- **Secagem AutoOpen**: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cesto superior e inferior **ExtraComfort**
- Gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Comunicação fácil com a máquina de lavar louça via **WifiConnect**


Preto obsidiana **G 7650 SCVi**
N.º de material 12419050
Código EAN 4002516736233

6 meses de detergente grátis*

G 7380 SCVi EDST FrontFit




G 7650 SCVi AutoDos



* Na compra de uma máquina de lavar louça G 7000 entre 01.04.2024 e 31.12.2024 a Miele oferece-lhe 6 PowerDisk no valor de 59,99 €. Use o seu voucher em www.miele.pt.

Máquinas de lavar louça de integrar completamente



G 7655 SCVi XXL AutoDos Gama Reference 2


- Máquina de lavar louça de integrar completamente
- Capacidade para 14 serviços
- **12 programas** de lavagem
- Muito silenciosa: **42 dB (A)**
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 54 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,4 litros
- EcoFeedback: estimativa de consumo de água e energia
- QuickPowerWash: **lavagem e secagem em menos de 1 hora**
- Sistema AutoDos: **dosagem automática** do detergente com PowerDisk integrado
- **Secagem AutoOpen**: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cesto superior e inferior **ExtraComfort**
- Gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Comunicação fácil com a máquina de lavar louça via **WifiConnect**

Preto obsidiana **G 7655 SCVi XXL**
N.º de material 12419060
Código EAN 4002516736240

6 meses de detergente grátis*



125 Gala Edition





G 7793 SCVi K20 125 Gala Edition Gama Premium

- Máquina de lavar louça de integrar completamente
- Capacidade para 14 serviços
- **11 programas** de lavagem
- Muito silenciosa: **41 dB (A)**
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 54 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,4 litros
- EcoFeedback: estimativa de consumo de água e energia
- QuickPowerWash: **lavagem e secagem em menos de 1 hora**
- Sistema AutoDos: **dosagem automática** do detergente com PowerDisk integrado
- **Secagem AutoOpen**: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cesto superior e inferior **MaxiComfort**
- **Knock2open**: abertura automática da porta com dois toques
- Gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Comunicação fácil com a máquina de lavar louça via **WifiConnect**

Preto obsidiana **G 7793 SCVi K20**
N.º de material 12470560
Código EAN 4002516763475


6 meses de detergente grátis*

Voucher para extensão de garantia de 125 semanas



* Na compra de uma máquina de lavar louça G 7000 entre 01.04.2024 e 31.12.2024 a Miele oferece-lhe 6 PowerDisk no valor de 59,99 €. Use o seu voucher em www.miele.pt.

Máquinas de lavar louça de integrar completamente




G 7980 SCVi AutoDos K20

Gama Prestige

- Máquina de lavar louça de integrar completamente
- Capacidade para 14 serviços
- **11 programas** de lavagem
- Muito silenciosa: **41 dB (A)**
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 54 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,4 litros
- EcoFeedback: estimativa de consumo de água e energia
- QuickPowerWash: **lavagem e secagem em menos de 1 hora**
- Sistema AutoDos: **dosagem automática** do detergente com PowerDisk integrado
- **Secagem AutoOpen**: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos superior e inferior com design **MaxiComfort**
- **Knock2open**: abertura automática da porta com dois toques
- Gaveta para talheres 3D MultiFlex e **iluminação BrilliantLight**
- Comunicação fácil com a máquina de lavar louça via **WifiConnect**

Preto obsidiana **G 7980 SCVi XXL**
 N.º de material 12419080
 Código EAN 4002516736264

6 meses de detergente grátis*



G 7985 SCVi XXL AutoDos K20


Gama Prestige

- **Máquina XXL** de lavar louça de integrar completamente
- Capacidade para 14 serviços
- **11 programas** de lavagem
- Muito silenciosa: **41 dB (A)**
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 54 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,4 litros
- EcoFeedback: estimativa de consumo de água e energia
- QuickPowerWash: **lavagem e secagem em menos de 1 hora**
- Sistema AutoDos: **dosagem automática** do detergente com PowerDisk integrado
- **Secagem AutoOpen**: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos superior e inferior com design **MaxiComfort**
- **Knock2open**: abertura automática da porta com dois toques
- Gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Comunicação fácil com a máquina de lavar louça via **WifiConnect**


Preto obsidiana **G 7985 SCVi XXL**
 N.º de material 12419090
 Código EAN 4002516736271

6 meses de detergente grátis*

G 7980 SCVi XXL AutoDos K20




G 7985 SCVi XXL AutoDos K20



* Na compra de uma máquina de lavar louça G 7000 entre 01.04.2024 e 31.12.2024 a Miele oferece-lhe 6 PowerDisk no valor de 59,99 €. Use o seu voucher em www.miele.pt.

Máquinas de lavar louça de **integrar parcialmente**



G 5410 SCi ED CLST Gama Discovery 2


- Máquina de lavar louça de **integrar parcialmente**
- Capacidade para 14 serviços
- 5 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 44 dB (A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,4 litros
- QuickPowerWash: **lavagem e secagem em menos de 1 hora**
- **Secagem AutoOpen**: abertura automática da porta depois da lavagem
- Cestos superior e inferior com design Comfort
- Gaveta para talheres 3D MultiFlex

Aço inoxidável
N.º de material
Código EAN

G 5410 SCi
12664870
4002516840565



125 Edition



G 7131 SCi AD 125 Edition Gama Reference 1

- Máquina de lavar louça de **integrar parcialmente**
- Capacidade para 14 serviços
- 8 programas de lavagem
- Muito silenciosa: 43 dB (A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 64 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,4 litros
- EcoFeedback: estimativa de consumo de água e energia
- QuickPowerWash: **lavagem e secagem em menos de 1 hora**
- **Secagem AutoOpen**: abertura automática da porta depois da lavagem
- Sistema AutoDos: **dosagem automática** de detergente com PowerDisk integrada
- Cesto superior e inferior ExtraComfort
- Gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Comunicação fácil com a máquina de lavar louça via **WifiConnect**

Aço inoxidável
N.º de material
Código EAN


G 7131 SCi
12470520
4002516763444

20 UltraTabs grátis*


6 meses de detergente grátis*

Voucher para Care Set

G 5410 SCi ED CLST Active Plus




G 7131 SCi AD 125 Edition



* Na compra de uma máquina de lavar louça G 7000 entre 01.04.2024 e 31.12.2024 a Miele oferece-lhe 6 PowerDisk no valor de 59,99 €. Use o seu voucher em www.miele.pt.

Máquinas de lavar louça de **instalação livre**



G 5410 SC BRWS Gama Discovery 2

- Máquina de lavar louça de instalação livre em branco
- Capacidade para 14 serviços
- **5 programas** de lavagem
- Muito silenciosa: **44 dB(A)**
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,4 litros
- QuickPowerWash: **lavagem e secagem em menos de 1 hora**
- **Secagem AutoOpen**: abertura automática da porta após lavagem
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior com design Comfort e **gaveta para talheres 3D Multiflex**

Branco

N.º de material


Código EAN

G 5410 SC

12664850

4002516840541

20 UltraTabs grátis*



G 5410 SC ED CLST Gama Discovery 2

- Máquina de lavar louça de instalação livre em aço inoxidável
- Capacidade para 14 serviços
- **5 programas** de lavagem
- Muito silenciosa: **44 dB(A)**
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 74 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,4 litros
- QuickPowerWash: **lavagem e secagem em menos de 1 hora**
- **Secagem AutoOpen**: abertura automática da porta após lavagem
- Opção Curto para poupança de tempo
- Cestos superior e inferior com design Comfort e **gaveta para talheres 3D Multiflex**

Aço inoxidável

N.º de material


Código EAN

G 5410 SC

12664860


4002516840558

20 UltraTabs grátis*



* Promoção válida até 31.12.2024. Escolha entre 20 UltraTabs grátis ou 180 UltraTabs por 49,99 €.

Máquinas de lavar louça de **instalação livre**




G 7130 SC BRWS AutoDos Gama Reference 1

- Máquina de lavar louça de instalação livre em branco
- Capacidade para 14 serviços
- **8 programas** de lavagem
- Muito silenciosa: 43 dB(A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 64 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,4 litros
- QuickPowerWash: **lavagem e secagem em menos de 1 hora**
- **Secagem AutoOpen**: abertura automática da porta após lavagem
- Sistema AutoDos: **dosagem automática** de detergente com PowerDisk integrado
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- Cesto superior e inferior **ComfortPlus**
- Gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Comunicação fácil com a máquina de lavar louça via **WifiConnect**

Branco **G 7130 SC**
N.º de material 12418970
Código EAN 4002516735854

Aço inoxidável **G 7130 SC**
N.º de material 12418980
Código EAN 4002516735861

6 meses de detergente grátis*




G 7600 SC BRWS AutoDos Gama Reference 2

- Máquina de lavar louça de instalação livre em branco
- Capacidade para 14 serviços
- **10 programas** de lavagem
- Muito silenciosa: 42 dB(A)
- Consumo de energia em 100 lavagens no programa ECO: 54 kWh
- Consumo de água no programa ECO: 8,4 litros
- QuickPowerWash: **lavagem e secagem em menos de 1 hora**
- **Secagem AutoOpen**: abertura automática da porta após lavagem
- Sistema AutoDos: **dosagem automática** de detergente com PowerDisk integrado
- EcoFeedback: estimativa do consumo de água e energia
- Cesto superior e inferior **ExtraComfort**
- Gaveta para talheres 3D MultiFlex
- Comunicação fácil com a máquina de lavar louça via **WifiConnect**

Branco **G 7600 SC**
N.º de material 12419030
Código EAN 4002516736219

Aço inoxidável **G 7600 SC**
N.º de material 12419040
Código EAN 4002516736226

6 meses de detergente grátis*



* Na compra de uma máquina de lavar louça G 7000 entre 01.04.2024 e 31.12.2024 a Miele oferece-lhe 6 PowerDisk no valor de 59,99 €. Use o seu voucher em www.miele.pt.



Máquinas de lavar roupa

Eletrrodomésticos que respeitam o ambiente


A sustentabilidade e o desenvolvimento de produtos eficientes fazem parte da tradição da Miele há mais de 120 anos. Graças à escolha consciente dos materiais, os aparelhos da Miele caracterizam-se pela sua longevidade e elevada capacidade de reciclagem.

As chaves para uma secagem eficiente

Todas as novas máquinas de secar roupa da nova geração T1 apresentam uma tecnologia de bomba de calor eficiente em termos energéticos e alcançam uma classe de eficiência de, no mínimo, A++. Com EcoSpeed, pode secar a sua roupa ainda mais rapidamente e com a melhor classe de eficiência energética A+++. Por isso, esta nova máquina com bomba de calor também representa um grande avanço em termos de conservação de recursos: é utilizado um processo de fabrico inovador para muitas peças de plástico. Isto poupa até 30% de material durante a produção. Além disso, a maioria das máquinas de secar roupa funcionam com o refrigerante natural R290, completamente isento de HFC e, por isso, minimiza o potencial de aquecimento global.

Uma lavagem mais sustentável

A maioria das máquinas de lavar roupa da Miele já alcançam a classe de eficiência energética mais elevada em conformidade com a nova etiqueta energética e são, por isso, muito ecológicas. No entanto, os nossos eletrodomésticos não são só ecológicos no papel: todas as máquinas de lavar roupa da Miele têm um controlo automático da carga. Este sistema analisa a carga atual e não utiliza mais água e eletricidade do que o necessário. A função EcoFeedback fornece informações precisas sobre o consumo de eletricidade e água do seu eletrodoméstico.








Máquinas de lavar roupa





Consiga sempre resultados perfeitos: graças ao inovador sistema de dosagem TwinDos®, o detergente integrado UltraPhase 1 e 2 é doseado de modo completamente automático, pelo que poupa até 30% de detergente.

O UltraPhase 1 garante uma limpeza perfeita para cores brancas vibrantes e tecidos de cores luminosas. Com o UltraPhase 2, o agente branqueador é adicionado ao processo no momento ideal, para remover completamente as nódoas difíceis.

TwinDos^{®1)} —

Inovação para os melhores resultados.



O Instituto Hohenstein examinou as características do sistema de dosagem automático de 2 fases em conjunto com o detergente de lavagem Miele UltraPhase 1 e UltraPhase 2. O excelente efeito de lavagem foi confirmado em relação à remoção de nódoas, branqueamento, antienvelhecimento e à precisão de dosagem.



O sistema de 2 fases da Miele lava melhor e de forma mais eficaz do que os detergentes líquidos normais que não contêm agentes branqueadores, uma vez que estes destruiriam as outras substâncias ativas. O Ultra-Phase 1 e 2 são acondicionados e doseados em separado, por isso, é possível usar agentes branqueadores no sistema TwinDos[®]. As substâncias ativas do Ultra-Phase 1 dissolvem a sujidade e eliminam as nódoas de, p. ex., óleos e gorduras, proteínas e amidos.



Com UltraPhase 2, o agente branqueador é adicionado no processo de lavagem no momento ideal e elimina mesmo as nódoas mais persistentes como, por exemplo, café, chá, sumos de fruta ou vinho tinto. Aceda a www.miele.pt (Produtos, Produtos de limpeza Miele) e conheça o trabalho do laboratório químico da Miele e o desempenho de limpeza do UltraPhase 1 e do UltraPhase 2.



Os nossos UltraPhase 1 e UltraPhase 2 e Sensitive estão agora disponíveis como detergente líquido para peles sensíveis, sem quaisquer fragrâncias ou corantes. Proteja a sua pele e evite alergias. A roupa fica limpa e cuidada, como sempre.



Que características se adaptam melhor às suas necessidades?

Vantagens* das máquinas de lavar roupa



Exclusivo Miele TwinDos®¹⁾

O melhor sistema de detergente líquido.

TwinDos® doseia a quantidade necessária de UltraPhase 1 no momento certo do processo de lavagem. Além disso, o TwinDos® realiza uma dosagem tão precisa que permite poupar até 30% de detergente em relação a uma dosagem manual.



Eficiência e higiene

Comprovado: graças ao TwinDos® e PowerWash, mais de 99,9%²⁾ dos vírus, como o coronavírus, são eliminados de forma fiável.



Exclusivo Miele PowerWash

Excelente desempenho de lavagem e rapidez aliada à mais elevada eficiência energética para cargas grandes e pequenas.



Exclusivo Miele Testado para 20 anos de vida útil³⁾

Os motores dos carros são testados durante 3.000 horas. Nós testamos até 10.000 horas.³⁾



Exclusivo Miele CapDosing⁴⁾

As cápsulas são ideais para as roupas que precisam de um cuidado especial. São colocadas diretamente na gaveta do detergente e a máquina de lavar roupa doseia automaticamente no momento ideal do ciclo de lavagem.



SteamCare

Grande variedade de aplicações: SteamCare refresca e alisa as suas roupas favoritas.

¹⁾ Patente: EP 2 784 205

²⁾ Testada pela Universidade Albstadt-Sigmaringen e premiada com a etiqueta dourada do Institute for Integrative Hygiene and Virology (InFluenc_H). Aplica-se a todos os modelos com TwinDos® e PowerWash no programa Algodão Higiene 60 °C com a opção AllergoWash. Pode saber mais sobre o método em www.miele.com/wa-c


³⁾ Durante a fase de desenvolvimento da série W1 de máquinas de lavar roupa, a Miele testou vários modelos e componentes principais para 5.000 lavagens (= 5 lavagens por semana durante 50 semanas por ano) em vários programas. Pode saber mais em miele.com/20years

⁴⁾ Patente: EP 2 365 120

Máquinas de lavar roupa **125 Edition**



125 Edition




WCB 380 125 Edition **Gama Discovery 1**

- Design ChromeEdition: porta branca com anel interior preto
- Capacidade de carga de até **8 kg**
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.400 r.p.m.
- **11** programas de lavagem e **6** opções extra
- **SteamCare** reduz o tempo de engomagem em até 50 %
- QuickPowerWash: **lavagem rápida** e profunda em apenas **49 minutos**
- Conectividade com a app da Miele
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm



125 Edition




WWB 380 125 Edition **Gama Discovery 1**

- Design WhiteEdition: porta branca com anel exterior cromado
- Capacidade de carga de até **8 kg**
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.400 r.p.m.
- **11** programas de lavagem e **6** opções extra
- **SteamCare** reduz o tempo de engomagem em até 50 %
- QuickPowerWash: **lavagem rápida** e profunda em apenas **49 minutos**
- Conectividade com a app da Miele
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm



125 Edition



WCB 680 125 Edition **Gama Discovery 1**

- Design ChromeEdition: porta branca com anel interior preto
- Capacidade de carga de até **8 kg**
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.400 r.p.m.
- **11** programas de lavagem e **3** opções extra
- **SteamCare** reduz o tempo de engomagem em até 50 %
- **Dosagem automática** de detergente com TwinDos
- Conectividade com a app da Miele
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

Voucher para 6 meses de detergente grátis

ChromeEdition
N.º de material
Código EAN

12486470
400251677655

WhiteEdition
N.º de material
Código EAN

12486490
4002516776499


ChromeEdition
N.º de material
Código EAN

12486480
4002516776642

Máquinas de lavar roupa com dosagem automática 125 Edition e 125 Gala Edition



125 Edition




WWB 680 125 Edition Gama Discovery 1

- Design WhiteEdition: porta branca com anel exterior cromado
- Capacidade de carga de até **8 kg**
- Velocidade máxima de centrifugação de até 1.400 r.p.m.
- **12** programas de lavagem e **2** opções extra
- **SteamCare** reduz o tempo de engomagem em até 50 %
- **Dosagem automática** com TwinDos
- Conectividade com a app da Miele
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (A x L x P):
850 x 596 x 643 mm



125 Gala Edition



WWI 880 125 Gala Edition Gama Reference 2

- Design WhiteEdition: porta branca com anel exterior cromado
- Capacidade de carga de até **9 kg**
- Velocidade máxima de centrifugação de até **1.600 r.p.m.**
- **23** programas de lavagem e **9** opções extra
- **Dosagem automática** com TwinDos
- QuickPowerWash: **lavagem rápida** e profunda em apenas 49 minutos
- Conectividade com a app da Miele
- Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
- Tecnologia exclusiva: CapDosing
- **SteamCare** reduz o tempo de engomagem em até 50 %
- **SingleWash**: programa otimizado para até 1 kg de carga
- Sinal acústico
- Opção Nódos
- Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (A x L x P):
850 x 596 x 643 mm

Voucher para 6 meses de detergente grátis
Extensão de garantia de 125 semanas

WhiteEdition
N.º de material
Código EAN

12486500
4002516776505

WhiteEdition
N.º de material
Código EAN

12537200
4002516791430



PÁGINA	DESIGNAÇÃO DO MODELO	COR/DESIGN	CÓDIGO EAN	N.º DE MATERIAL	P.V.P. TABELA	P.V.P. RECOMENDADO	MODELO ANTERIOR E PÁGINA ANTIGA
FORNOS MULTIFUNÇÕES							
8	H 2861-1 B 125 Edition	Aço inoxidável CleanSteel	4002516743811	12435910	1.096,75 €	1.349 €	H 2861 B, página 50
8	H 2861-1 BP 125 Edition	Aço inoxidável CleanSteel	4002516776093	12435990	1.259,35 €	1.549 €	H 2861 BP, página 50
9	H 2861-1 B 125 Edition	Preto obsidiana	4002516743408	12435890	1.096,75 €	1.349 €	H 2861 B, página 50
9	H 2861-1 BP 125 Edition	Preto obsidiana	4002516776543	12435920	1.259,35 €	1.549 €	H 2861 BP, página 50
9	H 2861-1 B 125 Edition	Cinza grafite	4002516776345	12435900	1.096,75 €	1.349 €	H 2861 B, página 50
9	H 2861-1 BP 125 Edition	Cinza grafite	4002516776086	12435930	1.259,35 €	1.549 €	H 2861 BP, página 50
MICRO-ONDAS							
	M 2230 SC OBSW	Preto obsidiana	4002516126201	11139460	649,59 €	799 €	Página 131
	M 2234 SC OBSW	Preto obsidiana	4002516126713	11139470	730,89 €	899 €	Página 131
	M 2240 SC OBSW	Preto obsidiana	4002516126706	11139490	730,89 €	899 €	Página 132
	M 7240 TC EDST/CLST	Aço inoxidável	4002516126829	11139520	1.015,45 €	1.249 €	Página 130
	M 7244 TC GRGR	Cinza grafite	4002516126843	11139560	1.218,70 €	1.499 €	Página 130
	M 7244 TC OBSW	Preto obsidiana	4002516126836	11139540	1.218,70 €	1.499 €	Página 130
PLACAS DE INDUÇÃO							
13	KM 7360 FL	Sem moldura	4002516739777	12418220	690,24 €	849 €	
13	KM 7360 FR	Com moldura	4002516739869	12418210	690,24 €	849 €	KM 7200 FR; página 167
13	KM 7361 FL	Sem moldura	4002516740513	12418240	730,89 €	899 €	
13	KM 7361 FR	Com moldura	4002516740162	12418230	730,89 €	899 €	KM 7201 FR; página 167
14	KM 7363 FL	Sem moldura	4002516740186	12418250	1.056,10 €	1.299 €	KM 7262 FR; página 168
14	KM 7373 FL	Sem moldura	4002516740544	12418260	1.137,40 €	1.399 €	KM 7210 FR; página 169
15	KM 7466 FL	Sem moldura	4002516772279	12485580	1.137,40 €	1.399 €	KM 7464 FL; página 169
15	KM 7466 FR	Com moldura	4002516772187	12485570	1.137,40 €	1.399 €	KM 7464 FR; página 168
16	KM 7576-2 FL	Preto mate	4002516787600	12528900	2.031,71 €	2.499 €	
PLACAS COM EXAUSTOR INTEGRADO							
21	KMDA 7676 FL-U	Sem moldura	4002516777748	12509180	2.763,41 €	3.399 €	
22	KMDA 7876 FL-U	Preto mate	4002516822011	12514930	3.088,62 €	3.799 €	
EXAUSTORES							
EXAUSTORES DE PAREDE DECORATIVOS, DE TETO E DOWNDRAFT							
27	DA 9092 W OBSW	Preto obsidiana	4002516798439	12526090	893,50 €	1.099 €	DA 9091 W Screen; página 272
27	DA 9092 W GRGR	Cinza grafite	4002516798422	12526080	893,50 €	1.099 €	DA 9091 W Screen; página 272
27	DA 9299 W BLBO	BlackBoard	4002516798446	12526100	1.381,30 €	1.699 €	DA 9298 W BLBO; página 273
28	DAH 1650 WSMA	Branco brilhante	4002516791942	12553490	812,20 €	999 €	
28	DAH 1650 OBSW	Preto obsidiana	4002516791959	12553480	812,20 €	999 €	
28	DAH 2960 OBSW	Preto obsidiana	4002516791966	12553570	1.056,10 €	1.299 €	DA 6498 W PureBlack; página 274
29	DAH 4970 OBSW	Preto obsidiana	4002516791973	12553590	1.381,30 €	1.699 €	DA 7198 W OBSW; página 274
29	DAH 4980 OBSW/MATT	Preto obsidiana mate	4002516792024	12553640	1.625,20 €	1.999 €	DA 6798 W OBSW; página 275
30	DAC 2940 WSMA	Branco mate	4002516798651	12553450	1.462,60 €	1.799 €	DA 2808 BRWS; página 265
30	DAC 2940 EDST	Aço inoxidável	4002516798972	12553410	1.462,60 €	1.799 €	DA 2808 EDST; página 265
30	DAC 4240 WSMA	Branco mate	4002516798965	12553420	1.950,41 €	2.399 €	
30	DAC 4240 EDST/CLST	Aço inoxidável	4002516798668	12553430	1.950,41 €	2.399 €	
31	DAD 4841	Downdraft	4002516762348	12440840	1.950,41 €	2.399 €	
31	DAD 4941	Downdraft	4002516762355	12440850	1.950,41 €	2.399 €	

PÁGINA	DESIGNAÇÃO DO MODELO	COR/DESIGN	CÓDIGO EAN	N.º DE MATERIAL	P.V.P. TABELA	P.V.P. RECOMENDADO	MODELO ANTERIOR E PÁGINA ANTIGA
APARELHOS DE FRIO							
APARELHOS DE FRIO DE INTEGRAR							
FRIGORÍFICOS DE INTEGRAR							
35	K 31242 UjF-1		4002516712398	12364370	1.137,40 €	1.399 €	K 5124 UjF
35	K 31222 Uj-1 E		4002516712374	12364350	1.096,75 €	1.349 €	K 31222 U; página 323
36	K 7448 C		4002516746591	12444120	1.503,25 €	1.849 €	K 7444 D; página 324
36	K 7737 D		4002516747598	12444430	1.340,65 €	1.649 €	K 7733 E; página 324
37	K 7747 C 125 Gala Edition		4002516711674	12361920	1.706,50 €	2.099 €	K 7743 E; página 425
37	K 7777 C		4002516747871	12444890	2.153,66 €	2.649 €	
38	K 7797 C R ActiveDoor		4002516748045	12444970	2.682,11 €	3.299 €	K 7793 C; página 425
CONGELADORES DE INTEGRAR							
39	FNS 7710 E		4002516746683	12443480	1.625,20 €	1.999 €	
39	F 31202 Uj-1 D		4002516716204	12379970	1.096,75 €	1.349 €	F 31202 UjF; página 326
40	FNS 7740 D 125 Gala Edition		4002516711827	12361980	1.991,06 €	2.449 €	FNS 7770 E; página 326
40	FNS 7470 D		4002516379430	11643210	1.787,80 €	2.199 €	FNS 35402 i
41	FNS 7774 D		4002516746706	12443620	2.234,96 €	2.749 €	
41	FNS 7794 D L ActiveDoor		4002516747031	12443650	2.682,11 €	3.299 €	FNS 7794 E; página 327
COMBINADOS DE INTEGRAR							
42	KFN 7734 C		4002516701323	12336150	1.584,55 €	1.949 €	KFN 7734 F; página 328
42	KFN 7744 C 125 Gala Edition		4002516711704	12361990	1.950,41 €	2.399 €	KFN 7744 E; página 329
43	KFN 7774 C		4002516748205	12445190	2.275,61 €	2.799 €	KFN 7774 D; página 329
43	KFN 7785 C IceMaker		4002516748212	12445200	2.722,76 €	3.349 €	KFN 7785 D
CONGELADOR MASTERCOOL							
44	F 2813 Vi E		4002516712640	12366230	7.234,96 €	8.899 €	F 2812 Vi; página 371
FRIGORÍFICOS DE INSTALAÇÃO SIDE-BY-SIDE							
45	KS 4383 DD ws	Branco	4002516742166	12431030	893,50 €	1.099 €	KS 4383 ED WS; página 348
45	KS 4383 DD el	Aspetto inox	4002516742135	12430970	974,80 €	1.199 €	KS 4383 ED EL; página 348
45	KS 4783 DD edt/cs	Aço inoxidável	4002516742234	12431110	1.137,40 €	1.399 €	KS 4783 ED EDST/CLST; página 348
45	KS 4783 DD bst	BlackSteel	4002516742210	12431090	1.218,70 €	1.499 €	KS 4783 ED BST; página 348
CONGELADORES DE INSTALAÇÃO SIDE-BY-SIDE							
46	FNS 4382 D ws	Branco	4002516741725	12430410	974,80 €	1.199 €	FNS 4382 E WS; página 350
46	FNS 4382 D el	Aspetto inox	4002516741596	12430340	1.056,10 €	1.299 €	FNS 4383 E EL; página 350
46	FNS 4782 D edt/cs	Aço inoxidável	4002516741794	12430650	1.218,70 €	1.499 €	FNS 4782 E EDST/CS; página 350
46	FNS 4782 D bst	BlackSteel	4002516741770	12430600	1.300,00 €	1.599 €	FNS 4782 E BST; página 350
COMBINADOS DE INSTALAÇÃO LIVRE							
47	KFN 4795 AD bst	BlackSteel	4002516742104	12430860	1.787,80 €	2.199 €	KFN 4795 BD bst
47	KFN 4796 CD edt/cs	Aço inoxidável	4002516517474	11954070	1.625,20 €	1.999 €	KFN 16947 D; página 358
48	KFN 4799 CDE edt/cs	Aço inoxidável	4002516742128	12430930	1.625,20 €	1.999 €	KFN 4799 DD; página 358
48	KFN 4799 AD edt/cs 125 Gala Edition	Aço inoxidável	4002516711742	12361950	1.869,11 €	2.299 €	KFN 4799 DD; página 358
48	KFN 4799 AD obsw/matt 125 Gala Edition	Preto obsidiana mate	4002516711698	12361960	2.031,71 €	2.499 €	KFN 4799 DD; página 358
49	KFN 4898 A-10 D bs	BlackSteel	4002516780885	12521940	2.600,81 €	3.199 €	

PÁGINA	DESIGNAÇÃO DO MODELO	COR/DESIGN	CÓDIGO EAN	N.º DE MATERIAL	P.V.P. TABELA	P.V.P. RECOMENDADO	MODELO ANTERIOR E PÁGINA ANTIGA
GARRAFEIRAS							
50	KWT 4999 F	Preto	4002516612421	12156870	4.877,24 €	5.999 €	KWT 6834 SGS; página 388
50	KWNS 4784 DE	Aço inoxidável	4002516612445	12156940	3.495,12 €	4.299 €	KWNS 28462 E ed/cs
51	KWT 6322 UG-1	Preto obsidiana	4002516770367	12497000	2.722,76 €	3.349 €	KWT 6322 UG; página 389
51	KWT 6422 iG-1	Preto obsidiana	4002516712312	12364280	2.600,81 €	3.199 €	KWT 6422 iG; página 390
51	KWT 6422 iG-1	Cinza grafite	4002516712336	12364300	2.600,81 €	3.199 €	KWT 6422 iG; página 390
51	KWT 6422 i-1	Com painel	4002516712329	12364290	2.438,21 €	2.999 €	KWT 6722 iGS; página 391
52	KWT 6722 iGS-1 obsw	Preto obsidiana	4002516712350	12364310	3.657,72 €	4.499 €	
52	KWT 6722 iS-1	Com painel	4002516712367	12364320	3.576,42 €	4.399 €	
MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA							
DE INTEGRAR COMPLETAMENTE							
57	G 5450 SCVi ED	Aço inoxidável	4002516840572	12664880	1.056,10 €	1.299 €	G 5310 SC; página 413
57	G 5455 SCVi XXL ED	Aço inoxidável	4002516840589	12664890	1.178,05 €	1.449 €	G 5355 SCVi XXL; página 420
58	G 7191 SCVi 125 Edition	Aço inoxidável	4002516763451	12470530	1.381,30 €	1.699 €	G 7160 SCVi; página 421
58	G 7197 SCVi XXL AD 125 Edition	Aço inoxidável	4002516763468	12470540	1.462,60 €	1.799 €	G 7165 SCVi XXL; página 421
59	G 7380 SCVi EDST FrontFit	Aço inoxidável	4002516735908	12419020	1.462,60 €	1.799 €	G 7280 SCVi; página 422
59	G 7650 SCVi AutoDos	Preto obsidiana	4002516736233	12419050	1.706,50 €	2.099 €	G 7460 SCVi; página 423
60	G 7655 SCVi XXL AutoDos	Preto obsidiana	4002516736240	12419060	1.787,80 €	2.199 €	
60	G 7793 SCVi K20 125 Gala Edition	Preto obsidiana	4002516763475	12470560	2.153,66 €	2.649 €	G 7690 SCVi K20; página 423
61	G 7980 SCVi AutoDos K20	Preto obsidiana	4002516736264	12419080	2.478,86 €	3.049 €	G 7970 SCVi K20; página 424
61	G 7985 SCVi XXL AutoDos K20	Preto obsidiana	4002516736271	12419090	2.560,16 €	3.149 €	G 7975 SCVi K20 XXL; página 424
DE INTEGRAR PARCIALMENTE							
62	G 5410 SCi ED CLST	Aço inoxidável	4002516840565	12664870	1.096,75 €	1.349 €	G 5310 SCi; página 416
62	G 7131 SCi AD 125 Edition	Aço inoxidável	4002516763444	12470520	1.300,00 €	1.599 €	G 7110 SCi AutoDos; página 416
DE INSTALAÇÃO LIVRE							
63	G 5410 SC BRWS	Branco brilhante	4002516840541	12664850	893,50 €	1.099 €	G 5310 SCBRWS; página 413
63	G 5410 SC ED/CLST	Aço inoxidável	4002516840558	12664860	974,80 €	1.199 €	G 5310 SC ED/CLST; página 413
64	G 7130 SC BRWS	Branco brilhante	4002516735854	12418970	1.056,10 €	1.299 €	G 7110 SC BRWS; página 415
64	G 7130 SC ED/CLST	Aço inoxidável	4002516735861	12418980	1.137,40 €	1.399 €	G 7110 SC ED/CLST; página 415
64	G 7600 SC BRWS	Branco brilhante	4002516736219	12419030	1.340,65 €	1.649 €	G 7410 SC BRWS; página 415
64	G 7600 SC ED/CLST	Aço inoxidável	4002516736226	12419040	1.421,95 €	1.749 €	G 7410 SC ED/CLST; página 415
MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA							
74	WCB 380 125 Edition	ChromeEdition	4002516776550	12486470	1.096,75 €	1.349 €	WCD 320; página 449
74	WWB 380 125 Edition	WhiteEdition	4002516776499	12486490	1.096,75 €	1.349 €	WWD 320; página 449
74	WCB 680 125 Edition	ChromeEdition	4002516776642	12486480	1.096,75 €	1.349 €	WCD 660; página 449
75	WWB 680 125 Edition	WhiteEdition	4002516776505	12486500	1.096,75 €	1.349 €	WWD 660; página 450
75	WWI 880 125 Gala Edition	ChromeEdition	4002516791430	12537200	1.421,95 €	1.749 €	WWI 860; página 451

Miele Portuguesa, Lda.
Miele Experience Center
Av. do Forte, 5
2790 - 073 Carnaxide

Telefone: 214 248 100

Miele Experience Center Porto
Rua de Sá da Bandeira 662
4000-431 Porto

Telefone: 224 917 876

Serviço de Apoio ao Cliente
info@miele.pt

Website
miele.pt

Siga-nos nos canais da Miele Portugal:

