

Miele

DESIGN E QUALIDADE

A seleção perfeita para cada tipo de cozinha

PACK **SILVER**



PACK **GOLD**



PACK **PLATINUM**



PACK **DIAMOND**



125
Years

PACK SILVER**



H 2467 B Preto obsidiana

A+

Forno em design moderno com ligação em rede, PerfectClean e calhas FlexiClip

- 76 litros de volume interior em 5 níveis
- Aparelho com ligação em rede por Wi-Fi: Miele@home
- Resultados perfeitos com a maior simplicidade: programas automáticos
- Inclui calhas telescópicas FlexiClip

N.º de material: 12154330
Código EAN: 4002516653462
Preço de tabela: 730,89 €*

OPÇÃO SUPERIOR

+244 €*

H 2467 BP Preto obsidiana: forno com limpeza pirolítica
Preço de tabela: 974,80 €*

A+



M 2230 SC Preto obsidiana

Micro-ondas de encastrar com comando na parte lateral

- Com 17 litros e prato rotativo de 27,2 cm
- Descongelar e cozinhar perfeitos: programas automáticos
- Potência máxima de 900 watts
- Medidas do micro-ondas em mm (L x A x P): 595 x 372 x 310

N.º de material: 11139460
Código EAN: 4002516126201
Preço de tabela: 649,59 €*

OPÇÃO SUPERIOR

+81 €*

M 2240 SC: micro-ondas com maior capacidade (26 litros). Prato rotativo de 32,50 cm.
Preço de tabela: 730,89 €*



KM 7361 FR

Placa de indução independente do forno para instalação sobre a bancada

- 4 zonas de cozinhar
- Função Booster em todas as zonas de cozinhar
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 620 x 53 x 520

N.º de material: 12418230
Código EAN: 4002516740162
Preço de tabela: 730,89 €*

OPÇÃO SUPERIOR

+407 €*

KM 7466 FL: placa de indução com 4 zonas de cozinhar incluindo 1 zona PowerFlex
Preço de tabela: 1.137,40 €*



DAS 2620 Aço inox.

A

Exaustor de pala com comando EasySwitch para uma operação confortável

- Design clássico: painel em aço inoxidável com 60 cm de largura
- Apto para instalação por saída de ar e recirculação de ar
- Filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 596 x 36 x 273

N.º de material: 12011220
Código EAN: 4002516569749
Preço de tabela: 527,64 €*

OPÇÃO SUPERIOR

+325 €*

DAS 4640: exaustor de pala com painel de vidro com 600 mm de largura
Preço de tabela: 852,85 €*

A+



G 5150 SCVi Active

A

D

Máquina de lavar louça de integrar completamente

- Os melhores resultados em menos de uma hora: QuickPowerWash
- Flexibilidade máxima: cesto superior regulável em altura e prática gaveta para talheres
- Capacidade para 14 serviços

N.º de material: 12179940
Código EAN: 4002516624172
Preço de tabela: 974,80 €*

OPÇÃO SUPERIOR

+81 €*

G 5350 SCVi Active Plus: máquina de integrar completamente com AutoOpen
Preço de tabela: 1.056,10 €*

A

C



KDN 7724 E Active

A

E

Combinado de integrar com DailyFresh ExtraCool, iluminação LED confortável e NoFrost

- 2 gavetas de refrigeração: gaveta DailyFresh e gaveta DailyFresh Extra Cool
- Sem descongelação manual graças ao NoFrost

N.º de material: 11990710
Código EAN: 4002516531890
Preço de tabela: 1.096,75 €*

*Preços de tabela, IVA não incluído.

**Limitado ao stock existente.

PACK SILVER

A MINHA PRIMEIRA COZINHA MIELE

4.711 €*



OPÇÃO ALTERNATIVA
À PLACA DE INDUÇÃO KM 7361 FR E
AO EXAUSTOR DAS 2620



KMDA 7272 FL-U Silence **A**

Placa de indução com exaustor integrado com motor Silence e 4 zonas de cozinhar para funcionamento por recirculação de ar.

- A TwoInOne mais silenciosa da Miele: Motor Silence
- Instalação flexível: Plug & Play ou recirculação de ar orientada
- Regulação automática dos níveis do ventilador: Con@ctivity

N.º de material: 12259160
Código EAN: 4002516668091
Preço de tabela: 2.356,91 €

Valor do pack com KMDA 7272 FL-U Silence (sem KM 7361 FR e DAS 2620): 5.809 €

*Preços de tabela, IVA não incluído

PACK GOLD**



H 7264 B Preto obsidiana

A+

Forno multifunções de 60 cm com design elegante, comando intuitivo e fácil limpeza com PerfectClean

- Visor de texto com operação por sensor: DirectSensor S
- Massa leve e crostas douradas: Cozinhar com clima
- Aparelho com ligação em rede por Wi-Fi: Miele@home
- Resultados perfeitos com a maior simplicidade: programas automáticos
- Inclui calhas telescópicas FlexiClip

N.º de material: 11129530

Código EAN: 4002516122852

Preço de tabela: 1.421,95 €*

OPÇÃO SUPERIOR

+366 €*

DGC 7250 Preto obsidiana: forno a vapor e multifunções
Preço de tabela: 1.787,80 €*

A+



M 2240 SC Preto obsidiana

Micro-ondas de encastrar com comando na parte lateral

- Com 26 litros e prato rotativo de 32,5 cm
- Descongelar e cozinhar perfeitos: programas automáticos
- Níveis de potência de 80 a 900 watts
- Medidas do micro-ondas em mm (L x A x P): 595 x 452 x 401

N.º de material: 11139490

Código EAN: 4002516126706


Preço de tabela: 730,89 €*

OPÇÃO SUPERIOR

+488 €*

M 7244 TC: Micro-ondas de encastrar com 46 litros
Preço de tabela: 1.218,70 €*

A+



KM 7667 FL

Placa de indução total para instalação à face ou sobre a bancada

- Zona de cozinhar com 570 mm x 390 mm
- Reconhecimento inteligente de até 4 recipientes para cozinhar
- Comunicação com o exaustor: Con@ctivity
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 620 x 51 x 520

N.º de material: 11218180

Código EAN: 4002516185277

Preço de tabela: 1.584,55 €*

OPÇÃO SUPERIOR

+772 €*

KMDA 7272 FL-U Silence: placa de indução com exaustor integrado
Preço de tabela: 2.356,91 €*

A+



DA 2360 Aço inox.

A

Exaustor de encastrar com iluminação LED económica e teclas para operação confortável

- Compacto: adequado para armários superiores e estreitos a partir de 30 cm de profundidade
- Apto para instalação por saída de ar e recirculação de ar
- Filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 584 x 63 x 297

N.º de material: 10555610

Código EAN: 4002515794852

Preço de tabela: 649,59 €*



G 5350 SCVi Active Plus

A G C

Máquina de lavar louça de integrar completamente para resultados de secagem ideais graças à secagem AutoOpen

- Os melhores resultados em menos de uma hora: QuickPowerWash
- Consumo mínimo com os melhores resultados: no programa Automático a partir de 6 litros de consumo de água
- Capacidade para 14 serviços

N.º de material: 12180000

Código EAN: 4002516624233

Preço de tabela: 1.056,10 €*

OPÇÃO SUPERIOR

+325 €*

G 7191 SCVi AutoDos: máquina com dosagem automática
Preço de tabela: 1.381,30 €*

A G B



KFN 7734 F

A G F

Combinado de integrar com DynaCool, iluminação LED e NoFrost

- Iluminação otimizada e sem manutenção do espaço interior com LED
- Sem descongelação manual graças ao NoFrost
- Gaveta espaçosa com humidade regulável: DailyFresh

N.º de material: 11642180

Código EAN: 4002516379157

Preço de tabela: 1.340,65 €*

*Preços de tabela, IVA não incluído.

**Limitado ao stock existente.

PACK GOLD

OS ALIADOS PERFEITOS PARA A SUA NOVA COZINHA

6.783,74 €*



*Preços de tabela, IVA não incluído

PACK PLATINUM**



DGC 7250 Preto obsidiana

A+

Forno a vapor combinado para cozinhar a vapor, cozer, assar com ligação em rede e TasteControl

- Resultados excecionais: tecnologia a vapor MonoSteam
- 76 litros de capacidade com 5 níveis de encaixe
- Massas leves e crostas douradas: Cozinhar com clima

N.º de material: 12113850
Código EAN: 4002516610632
Preço de tabela: 1.787,80*

OPÇÃO SUPERIOR

+244 €*

DGC 7450: forno a vapor e multifunções

Preço de tabela: 2.031,71 €*

A+



M 7244 TC Preto obsidiana

Micro-ondas de encastrar com comando na parte superior

- Muito espaço: interior de 46 litros e prato rotativo de 40 cm
- Grill de quartzo integrado
- Programas automáticos e tecla Pipocas


N.º de material: 11139540
EAN: 4002516126836
Preço de tabela: 1.218,70 €*

OPÇÃO SUPERIOR

+1.057 €*

DGM 7440: forno a vapor com micro-ondas

Preço de tabela: 2.275,61 €*



KM 7878-2 FL Diamond

Placa de indução total com revestimento resistente Diamond Finish

- Zona de cozinhar com 740 mm x 380 mm
- Reconhecimento inteligente de até 6 recipientes para cozinhar
- Comunicação com o exaustor: Con@ctivity
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 800 x 51 x 520

N.º de material: 12276960
Código EAN: 4002516677123
Preço de tabela: 2.397,56 €*

OPÇÃO SUPERIOR

+203 €*

KMDA 7473 FL-U Silence: placa de indução com exaustor integrado e 2 zonas flexíveis

Preço de tabela: 2.600,81 €*



DAS 8930 EDST

A++

Exaustor de pala com 90 cm de largura para instalação em armários superiores estreitos

- Delicadeza: painel em aço inoxidável
- Apto para instalação por saída de ar e recirculação de ar
- 2 filtros de gorduras metálicos em aço inoxidável com 10 camadas
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 861 x 60 x 307

N.º de material: 12011300
Código EAN: 4002516570332
Preço de tabela: 1.218,70 €*

OPÇÃO SUPERIOR

+691 €*

DAD 4941 Black Levantar: exaustor de bancada Downdraft

Preço de tabela: 1.909,76 €*

A



G 7191 SCVi 125 Edition

A+ B

Máquina de lavar louça de integrar completamente com dosagem automática AutoDos

- Os melhores resultados em menos de uma hora: QuickPowerWash
- Consumo mínimo com os melhores resultados: no programa Automático a partir de 6 litros de consumo de água.
- Flexibilidade máxima: cestos ComfortPlus e gaveta 3D MultiFlex
- Capacidade para 14 serviços

N.º de material: 12470530
Código EAN: 4002516763451
Preço de tabela: 1.381,30 €*

OPÇÃO SUPERIOR

+81 €*

G 7197 SCVi XXL 125 Edition: máquina de lavar louça XXL com 845 mm de altura

Preço de tabela: 1.462,60 €*

A+ B



KFN 7774 D

A+ D

Combinado de integrar com PerfectFresh Active, DynaCool e NoFrost para um ótimo armazenamento

- O sistema PerfectFresh Active mantém um nível ideal de humidade e os alimentos permanecem frescos até 5 vezes mais tempo
- Parede posterior em aço CleanSteel permite a distribuição uniforme do frio e evita a condensação e formação de gelo

N.º de material: 11642670
Código EAN: 4002516379386
Preço de tabela: 2.234,96 €*

COMPLETE O CONJUNTO

KWT 6321 UG: garrafeira de integrar por baixo da bancada

Preço de tabela: 2.194,31 €*

*Preços de tabela, IVA não incluído.

**Limitado ao stock existente.

PACK PLATINUM

LEVE A SUA COZINHA
AO NÍVEL SEGUINTE

10.239 €*



*Preços de tabela, IVA não incluído.

PACK DIAMOND**



DGC 7845 HC Pro Aço inox.



Forno a vapor combinado compacto com ligação de água da rede e esgoto para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura sem fios

- Comando com visor grande M Touch
- Limpeza fácil: HydroClean e interior do forno em aço inoxidável

N.º de material: 12120590

Código EAN: 4002516631682

Preço de tabela: 3.739,02 €*



CVA 7845 Aço inox.

Máquina de café com design de excelência e CoffeeSelect para até 3 tipos de grãos

- Com opção de ligação direta à água de rede
- Descalcificação e limpeza automáticas

N.º de material: 11164910

Código EAN: 400251614252

Preço de tabela: 3.373,17 €*



KWT 7112 iG Aço inox.



Garrafeira com FlexiFrame Plus e Push2open

- Capacidade para 18 garrafas
- Armazenamento perfeito de garrafas de vinho maiores: FlexiFrame Plus
- Sem odores graças ao filtro Active AirClean
- Proteção ideal do vinho por filtro UV na frente de vidro escurecida

N.º de material: 11186560

Código EAN: 4002516150701

Preço de tabela: 2.194,31 €*



KM 7897-2 FL Diamond

Placa de indução total com revestimento resistente Diamond Finish

- Zona de cozinhar com 870 mm x 370 mm
- Reconhecimento inteligente de até 6 recipientes para cozinhar
- Comunicação com o exaustor: Con@ctivity
- Medidas da placa em mm (L x A x P): 936 x 51 x 520

N.º de material: 12276970

Código EAN: 4002516677130

Preço de tabela: 2.722,76 €*



DAD 4941 Black Levantar



Exaustor DownDraft num elegante design preto mate e Con@ctivity

- Instalação fácil em recirculação de ar com Plug&Play
- 2 filtros de gorduras metálicos em aço inoxidável com 10 camadas
- Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 936 x 300 x 170

N.º de material: 12440850

Código EAN: 4002516762355

Preço de tabela: 1.909,76 €*



H 7890 BP Aço inox.



Forno de 90 cm com sonda de temperatura e BrilliantLight

- Massa leve e crostas douradas: Cozinhar com clima
- Visão constante dos alimentos: câmara no interior do forno

N.º de material: 11129410

Código EAN: 4002516230243

Preço de tabela: 6.096,75 €*



FNS 7794 E



Congelador de integrar com NoFrost e oito gavetas de congelação em calhas telescópicas

- Fecho amortecido da porta através do SoftClose
- Sem descongelação manual graças ao NoFrost

N.º de material: 11643230

Código EAN: 4002516379454

Preço de tabela: 2.234,96 €



K 7743 E



Frigorífico de integrar com PerfectFresh Pro e DynaCool

- Mais fresca com PerfectFresh Pro: as frutas e legumes duram até 5 vezes mais tempo
- Distribuição uniforme da temperatura no aparelho: DynaCool

N.º de material: 11641550

Código EAN: 4002516379225

Preço de tabela: 1.503,25 €*



G 7793 SCVi K20 125 Gala Edition



Máquina de lavar louça de integrar completamente com dosagem automática AutoDos

- Design inovador e máximo conforto: gaveta 3D MultiFlex e cesto MaxiComfort
- Abertura automática da porta ao bater duas vezes: Knock2open
- Máxima eficiência energética
- Capacidade para 14 serviços

N.º de material: 12470560

Código EAN: 4002516763475

Preço de tabela: 2.153,66 €

*Preços de tabela, IVA não incluído.

**Limitado ao stock existente.


PACK **DIAMOND**

TRANSFORME A SUA COZINHA NUM OÁSIS CULINÁRIO

25.928 €*



OPÇÃO ALTERNATIVA À PLACA DE INDUÇÃO KM 7897-2 FL DIAMOND E AO EXAUSTOR DAD 4941 BLACK LEVANTAR



KMDA 7476 FL/FR A

Placa de indução com exaustor integrado com duas áreas de cozinhar PowerFlex XL extra grandes e exaustor à face

- Regulação automática dos níveis do ventilador: Con@ctivity
- Economizador e silencioso: motor ECO potente

KMDA 7476 FR
N.º de material: 11786350
Código EAN: 4002516451464
Preço de tabela: 2.763,41 €*

KMDA 7476 FL
N.º de material: 11786360
Código EAN: 4002516450894
Preço de tabela: 2.763,41 €*

Valor do pack com KMDA 7476 FR/FL (sem KM 7897-2 FL e DAD 4941 Black Levantar): 24. 059 €

*Preços de tabela, IVA não incluído.

SERVIÇOS INCLUÍDOS

Miele Start: um técnico irá a casa do cliente, verificará a instalação e funcionamento correto dos eletrodomésticos e explicará em detalhe todas as funções para que o utilizador tire o máximo partido dos eletrodomésticos e consiga sempre resultados perfeitos.

No caso dos aparelhos de frio estão incluídos os serviços de **alteração do sentido de abertura** das portas, bem como a **instalação de aparelhos Side-by-Side** de instalação livre.



Rede de técnicos especialistas formados pela marca.



Apoio a garantias através do apoio ao cliente.



Líderes em assistência técnica: mais de 90 % das incidências são resolvidas na primeira visita.



Só a Miele disponibiliza uma **extensão de garantia de 10 anos.**



Formação e apoio na montagem: alteração do sentido de abertura da porta em aparelhos de frio e montagem Side-by-Side gratuita.



Fornecimento de peças de substituição originais **garantido até 15 anos após o fim da produção.**



Recolha do eletrodoméstico antigo sem custo e reciclagem através de um gestor de resíduos autorizado.

Apoio ao cliente

de segunda a sexta das 08:00 às 18:00
Telefone: 214 248 100





MIELE START*

CONSULTORIA PERSONALIZADA

Os nossos técnicos especializados explicam as funções dos seus eletrodomésticos para que os aproveite ao máximo e consiga sempre resultados perfeitos.

SERVIÇO DE EXTENSÃO DE GARANTIA**

Comprar um eletrodoméstico da Miele significa investir em durabilidade, máximo conforto de utilização e qualidade premium, ou seja, é a melhor opção. Quer prolongar a garantia do seu novo aparelho? Com a extensão da garantia, tem a opção de prolongar a garantia dos seus aparelhos Miele até 10 anos durante o período de garantia legal do fabricante.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO**

Deseja uma conveniência total? Para tal, oferecemos limpeza e manutenção intensiva dos seus aparelhos Miele por um técnico especializado em sua casa. Durante uma limpeza profunda, mesmo as áreas inacessíveis no interior do aparelho são limpas. É efetuado um teste funcional abrangente do aparelho, incluindo um teste de fugas. Com a ajuda do sistema de diagnóstico único da Miele, iremos verificar os seus aparelhos Miele, atualizá-los e testar a sua segurança elétrica.

* Serviço incluído na compra do eletrodoméstico Miele.

** Consulte as condições e peça este serviço através do distribuidor ou entre em contacto com o apoio ao cliente da Miele.

Miele

Miele Portuguesa, Lda.
Miele Experience Center
Av. do Forte, 5
2790 - 073 Carnaxide
Telf. 214 248 100

Miele Experience Center Porto
Rua de Sá da Bandeira 662
4000-431 Porto
Telf. 224 917 876

Apoio ao cliente
info@miele.pt

Serviço pós-venda
miele.pt/service

Website
miele.pt

Siga-nos nos canais
da Miele Portugal:

