

Miele

Catálogo de produtos

A cozinha dos seus sonhos começa aqui

Uma vez Miele, **sempre Miele.**



DISTRIBUIDORES CLASSIC E EXCELLENCE • Junho 2026

Preços recomendados de 01.06.2026
até alteração das condições.

As imagens de ambiente apresentadas neste catálogo não são vinculativas e podem não corresponder às referências de produto disponíveis.





Índice

Motivos para escolher Miele	4
O mundo Miele no seu bolso	6
Conectividade com Miele@home	7
Desenhados para durar, pensados para o futuro	8
Tratamento da roupa	10
Sistema de engomar a vapor	24
Acessórios e produtos de limpeza de tratamento de roupa	26
Máquinas de lavar louça	28
Acessórios e produtos de limpeza para máquinas de lavar louça	34
Aparelhos de frio	36
Um mundo de possibilidades	46
Fornos multifunções	48
Fornos multifunções e 100 % vapor	50
Fornos multifunções com vapor	51
Cozinhe com o melhor equipamento	52
Fornos a vapor combinados	56
Micro-ondas e fornos com micro-ondas	60
Máquinas de café	62
Gavetas aquecedoras e gavetas de vácuo	63
Placas de indução, vitrocerâmicas, a gás e CombiSet	64
Placas com exaustor integrado	72
Acessórios para aparelhos de cozinhar	76
Exaustores	78
Esquemas de instalação	82
Aspiração	88
Acessórios e produtos de limpeza para aspiradores	98
Packs recomendados para desenhar a sua cozinha	100
Serviços	104
Tabela de preços	106

Motivos

para escolher Miele



since 1899



1

Mais de 125 anos a demonstrar qualidade

Mais de 125 anos a criar eletrodomésticos desenhos para durar até 20 anos. Quem escolhe Miele volta a escolher. Qualidade e fiabilidade que permanecem com o passar do tempo.

2

Engenharia brilhante para resultados impecáveis

Tecnologia de alto desempenho que combina eficiência, precisão e consumo otimizado. Soluções exclusivas, premiadas a nível internacional, que garantem resultados superiores em cada utilização.

3

Precisão e excelência em cada detalhe

Materiais de máxima qualidade, acabamentos precisos e rigorosos controlos individuais. Cada produto reflete a excelência da engenharia alemã e um compromisso absoluto para com a perfeição.

4

A sua casa é a nossa prioridade

Uma assistência técnica reconhecida como a melhor do setor. Acompanhamos cada instalação com um aconselhamento especializado e oferecemos apoio rápido, fiável e totalmente orientado para o cliente.

5

Design intemporal e elegância que transcende

Estética cuidadosamente desenhada, comandos intuitivos e o leque de cores mais vasto do mercado. A Miele integra-se com harmonia em qualquer espaço e eleva a experiência na sua cozinha.

6

A marca de eleição de quem exige o melhor

Reconhecida a nível internacional, a Miele é sinónimo de excelência e confiança. A marca alemã destaca-se pela sua fiabilidade, inovação constante e design que marca a diferença.

O mundo Miele no seu bolso

Ligação inteligente: com o nosso inovador sistema Miele@home pode aproveitar todo o potencial dos seus eletrodomésticos Miele e otimizar o seu dia a dia. É possível ligar em rede todos os eletrodomésticos inteligentes da Miele de forma cómoda e segura.



Cozinha e café

Comunicação e controlo ideais com funções como câmara integrada, acesso a receitas e a transferência de regulações da app para o eletrodoméstico. Personalização máxima através da ligação entre a máquina de café e a app com BaristaAssistant.



Aparelhos de frio

Conservação sustentável e prática com ajustes na app e guias de armazenamento que ajudam a controlar a validade dos alimentos e a inspirar-se com receitas. A câmara integrada* permite saber sempre o que tem no frigorífico e agilizar as idas ao supermercado.



Tratamento da roupa

Roupa sempre perfeita com início à distância e comando por voz, um assistente de lavagem que indica qual é o programa ideal para a sua roupa e um sistema de diagnóstico para uma manutenção ideal da máquina.



Máquinas de lavar louça

Funções inteligentes que marcam a diferença. Controle e compare consumos de energia e água, programe a máquina e receba recomendações sobre o programa ideal com o assistente. Com a app também pode ver instruções sobre como solucionar a maioria dos problemas por sua conta com AI Diagnostics.




Aspiração

Nos modelos Guard pode controlar em tempo real o nível de enchimento do saco do pó e o estado do filtro, com notificações e um assistente de limpeza que garantem uma eficiência constante.

Conectividade com **Miele@home**

Controlar os eletrodomésticos é mais fácil do nunca, seja pela app da Miele, comando por voz ou pela integração em sistemas domóticos já existentes. A ligação é efetuada com o router Wi-Fi local e a nuvem da Miele.



Desenhados para durar, pensados para o futuro

A nossa visão de sustentabilidade

Na Miele, a sustentabilidade não é uma tendência, mas sim um princípio que faz parte da nossa filosofia há mais de 125 anos.

Sob o lema «Immer Besser» desenvolvemos eletrodomésticos desenhados para oferecer um desempenho excecional durante o máximo de tempo possível, reduzindo ao mesmo tempo o impacto ambiental ao longo do seu ciclo de vida.



since 1899

O nosso compromisso abrange cada etapa

- **Durabilidade:** eletrodomésticos com uma vida útil excecional comprovada de 20 anos.
- **Eficiência:** menor consumo de energia, água e recursos.
- **Responsabilidade:** redução contínua de emissões e resíduos, com foco num sistema circular, reparação e reciclagem de peças.
- **Inovação consciente:** tecnologia pensada para o futuro das casas.

Porque a
durabilidade
**é a essência da
sustentabilidade**

Excelência tecnológica ao serviço de um estilo de vida mais responsável



Tratamento da roupa

Eficiência inteligente em cada lavagem

As máquinas de lavar e de secar da Miele otimizam automaticamente o consumo de água, energia e detergente. Sistemas de dosagem precisos e programas inteligentes reduzem recursos sem comprometer os resultados.



Máquinas de lavar louça

Limpeza máxima, consumo mínimo

Graças a tecnologias de gestão avançadas da água e energia, as máquinas de lavar louça Miele alcançam altos níveis de eficiência, contribuindo para uma utilização responsável no dia.



Aparelhos de frio

Conservar melhor também significa desperdiçar menos

Os sistemas de refrigeração mantêm as condições ideais para prolongar a frescura dos alimentos, ajudando a reduzir o desperdício alimentar e o consumo energético.



Eletrodomésticos de cozinhar

Precisão culinária com eficiência energética

Fornos, placas e eletrodomésticos de cozinhar integram tecnologias que permitem cozinhar com precisão, otimizando tempos e energia para uma experiência mais sustentável.

25 anos de garantia do motor Miele.

A durabilidade é a essência
da sustentabilidade.



25
anos

|

de garantia
do motor

A garantia do motor Miele* cobre o custo do motor, bem como os gastos de deslocação e mão de obra em caso de reparação. Se a reparação não for rentável ou não seja possível, forneceremos uma máquina nova, idêntica ou equivalente**. Esta garantia é válida para todos os eletrodomésticos novos das categorias previamente mencionadas, adquiridos a partir de 1 de outubro de 2025***.

Potente e eficiente: Motor patenteado^{***}

O motor das máquinas de lavar roupa, máquinas de secar roupa e máquinas de lavar e secar roupa da Miele é um motor especialmente potente, desenhado para oferecer o máximo rendimento de forma mais económica e silenciosa possível. Ao ser controlado eletronicamente, o motor não usa escovas de carvão e, por isso, não está sujeito ao desgaste habitual. Este desenvolvimento inovador garante um cuidado da roupa eficiente, fiável e cómodo e durante muitos anos.

Saiba mais em miele.pt/garantiamotor

Registe a sua nova máquina Miele na sua conta de cliente para ativar a garantia do motor Miele.



Garantia do motor Miele*
**25 anos em todas as máquinas
de lavar roupa, secar roupa
e máquinas de lavar e secar roupa****

Na Miele, a qualidade dos nossos produtos e a satisfação dos nossos clientes são as nossas principais prioridades. Acreditamos firmemente na durabilidade e fiabilidade dos nossos eletrodomésticos e queremos reforçar esta confiança com uma garantia adicional. Oferecemos 25 anos de garantia para os motores das nossas máquinas de lavar roupa, máquinas de secar roupa e máquinas de lavar e secar roupa, além da garantia prevista legalmente**.


* Válida em países do EEE e Suíça.

** Aplica-se exclusivamente a máquinas de tratamento de roupa da gama doméstica da Miele. Excluem-se máquinas industriais e Pequenos Gigantes.

*** Patente EP 2 840 679

Nova Edition

Tratamento da roupa



Tambor InfinityCare¹

Lave as roupas mais delicadas com mais cuidado do que nunca. A revolução na lavagem da roupa.



SmartMatic®²

O programa automático para cargas de diferentes tamanhos. Garantia de regulações corretas.



Comando com visor tátil M Touch Pro

Controlo intuitivo com visor grande a cores M Touch Pro e uma interface de utilizador renovada. Basta tocar e deslizar para aceder às suas regulações favoritas de forma rápida e simples e mesmo guardá-las com nomes personalizados.




ComfortOpen

Basta um pequeno toque para abrir a porta, mesmo com as mãos ocupadas.

1. Patente pendente: EP 4 367 313.

2. Aquecimento para tecidos laváveis a 30 °C e cargas de 1 a 4 kg.

Máquina de lavar roupa



- 9 kg / 1.600 r.p.m
- Tambor InfinityCare
- Comando M Touch Pro
- ComfortOpen
- Entrada de água quente
- Dosagem automática TwinDos
- SmartMatic


6 meses de detergente grátis*

WQ 1000 Nova Edition

P.V.P. rec.: 2.499 €

N.º material: 12696590

Máquina de secar roupa



- 9 kg / 62 dB
- Comando M Touch Pro
- ConfortOpen
- Secagem rápida QuickPowerDry (49 minutos)
- Secagem de lãs WoolDry
- Unidade PowerDry
- Iluminação AmbientLight
- Sistema de vapor SteamCare

TQ 1000 Nova Edition

P.V.P. rec.: 2.499 €

N.º material: 12696610

* Na compra de uma máquina de lavar roupa TwinDos entre 01.04.2026 e 30.09.2026, a Miele oferece 3 cartuchos UltraPhase 1 e 2 cartuchos UltraPhase 2 avalidados em 89,99 €. Voucher pode ser redimido em miele.pt/vouchers.

Design White Edition*



White Edition

Design moderno com anel branco ou cromado e contorno interior preto com um óculo de grandes dimensões. Painel de controlo com inclinação de 5°.

* Funções disponíveis consoante o modelo.



QuickPowerWash

Limpeza eficaz em tempo recorde de apenas 49 minutos.



Combinação eficiente de TwinDos® e SingleWash

Eficiência máxima: com TwinDos® e SingleWash poupa até 40 % de detergente¹ e 60 % de eletricidade e tempo².



Testadas para uma vida útil de 20 anos²

Enquanto alguns motores automóveis são testados por 3.000 horas, testamos o desempenho constante até 10.000 horas². Dia e noite. Abrangente e preciso. Para excelentes resultados, ano após ano.



Tecnologia EcoDry¹

A tecnologia EcoDry assegura um baixo consumo de energia e tempos de funcionamento curtos a longo prazo.



FragranceDos²

O dispensador de aromas automático da Miele para uma roupa perfumada².



Sistema SteamCare

Menos esforço, mais frescura: as roupas são alisadas e refrescadas na máquina.

1. Patente TwinDos(R): EP 2 784 205

2. Durante a fase de desenvolvimento da série de máquinas de lavar roupa W1/W2, a Miele testou modelos e componentes principais em 5.000 ciclos de lavagem (= 5 ciclos de lavagem por semana durante 50 semanas por ano) em diversos programas. Saiba mais: miele.pt/20anos



- 9 kg / 1.600 r.p.m
- Comando tátil M Touch
- Dosagem automática TwinDos
- Programa rápido QuickPowerWash
- Single Wash e opção Nódoad
- Conectividade Miele@home
- 26 programas de lavagem e 9 extras

10 anos de garantia gratuita

WWR 860

P.V.P. rec.: 1.999 €

N.º material: 10998460



- 9 kg / 1.400 r.p.m.
- Melhor eficiência energética A^{-20%}
- Comando DirectSensor
- Dosagem automática TwinDos
- Programa rápido QuickPowerWash
- Sistema SteamCare
- Conectividade Miele@home
- 12 programas de lavagem e 2 opções extra

WEG 885 WCS

P.V.P. rec.: 1.499 €

N.º material: 12964920



- 9 kg / 1.600 r.p.m
- Comando ComfortSensor
- Dosagem automática TwinDos
- Programa rápido QuickPowerWash
- Sistema SteamCare
- Conectividade Miele@home
- 2 programas de lavagem e 10 opções extra

6 meses de detergente grátis*

WWI 880

P.V.P. rec.: 1.799 €

N.º material: 12537200



- 9 kg / 1.400 r.p.m.
- Melhor eficiência energética A^{-20%}
- Comando DirectSensor
- Programa rápido QuickPowerWash
- Sistema SteamCare
- Conectividade Miele@home
- 12 programas e 4 opções extra

WWD 380

P.V.P. rec.: 1.399 €

N.º material: 12723320



- 9 kg / 1.400 r.p.m
- Comando DirectSensor
- Programa rápido QuickPowerWash
- Função Adicionar mais roupa e opção Nódoad
- Conectividade Miele@home
- 12 programas de lavagem e 4 opções extra

WWK 360

P.V.P. rec.: 1.599 €

N.º material: 12388810



- 8 kg / 1.400 r.p.m.
- Melhor eficiência energética A^{-20%}
- Comando DirectSensor
- Programa rápido QuickPowerWash + Sistema SteamCare
- Função Adicionar mais roupa
- Conectividade Miele@home
- 12 programas de lavagem e 5 opções extra

WCB 380

P.V.P. rec.: 1.299 €

N.º material: 12486470



- 9 kg / 1.400 r.p.m.
- Melhor eficiência energética A^{-20%}
- Comando DirectSensor
- Dosagem automática TwinDos
- Programa rápido QuickPowerWash
- Sistema SteamCare
- Conectividade Miele@home
- 12 programas e 2 opções extra

6 meses de detergente grátis*

WWG 880

P.V.P. rec.: 1.499 €

N.º material: 12723330



- 8 kg / 1.400 r.p.m.
- Melhor eficiência energética A^{-20%}
- Comando DirectSensor
- Programa rápido QuickPowerWash + Função Adicionar mais roupa
- Conectividade Miele@home
- 12 programas de lavagem e 4 opções extra

WWB 360

P.V.P. rec.: 1.149 €

N.º material: 12723310

* Na compra de uma máquina de lavar roupa TwinDos entre 01.04.2026 e 30.09.2026, a Miele oferece 3 cartuchos UltraPhase 1 e 2 cartuchos UltraPhase 2 avaliados em 89,99 €. Voucher pode ser redimido em miele.pt/vouchers.



- 8 kg / 1.400 r.p.m.
- Comando EasyControl
- Função Adicionar mais roupa
- 12 programas de lavagem e 3 opções extra

WWA 120

P.V.P. rec.: 999 €

N.º material: 12723300





- 9 kg / 62 dB
- Iluminação do tambor
- Comando M Touch
- Sistema SteamCare
- Tecnologia PerfectDry e HygieneDry
- Ligação com a máquina de lavar roupa Wash2Dry
- Conectividade Miele@home
- 22 programas de secagem e 8 opções extra

TWR 780

P.V.P. rec.: 2.099 €

N.º material: 11845120



- 9 kg / 64 dB
- Comando DirectSensor
- Tecnologia HygieneDry
- Ligação com a máquina de lavar roupa Wash2Dry
- Indicador do tempo restante
- FragranceDos²
- Conectividade Miele@home
- 12 programas de secagem

TEH 785 WP

P.V.P. rec.: 1.599 €

N.º material: 12965180



- 9 kg / 64 dB
- Comando ComfortSensor
- Sistema SteamCare
- Tecnologia HygieneDry
- Ligação com a máquina de lavar roupa Wash2Dry
- FragranceDos²
- Conectividade Miele@home
- 12 programas de secagem e 8 opções extra

TWL 780

P.V.P. rec.: 1.899 €

N.º material: 11846670



- 8 kg / 64 dB
- Comando DirectSensor
- Tecnologia EcoDry
- Ligação com a máquina de lavar roupa Wash2Dry
- 12 programas de secagem e 1 opção extra

TWC 640

P.V.P. rec.: 1.249 €

N.º material: 12724080



- 9 kg / 64 dB
- Comando DirectSensor
- Tecnologia HygieneDry
- Ligação com a máquina de lavar roupa Wash2Dry
- Indicador de tempo restante
- FragranceDos²
- Conectividade Miele@home
- 12 programas

TWH 780

P.V.P. rec.: 1.599 €

N.º material: 12724100



- 8 kg / 66 dB
- Comando EasyControl
- Tecnologia EcoDry
- Ligação com a máquina de lavar roupa Wash2Dry
- 12 programas de secagem e 1 opção extra

TWA 520

P.V.P. rec.: 1.099 €

N.º material: 12724070



- 9 kg / 64 dB
- Comando DirectSensor
- Tecnologia HygieneDry
- Ligação com a máquina de lavar roupa Wash2Dry
- Indicador de tempo restante
- FragranceDos
- Conectividade Miele@home
- 12 programas de secagem e 1 opção extra

TWD 640

P.V.P. rec.: 1.349 €

N.º material: 12724090



Conjuntos de montagem

Para uma adaptação perfeita ao seu espaço, dispomos de diferentes acessórios de montagem em coluna ou em altura para ganhar espaço em segurança.

Conjuntos de união para máquinas de lavar e de secar



Para instalar em coluna máquina de lavar e de secar em espaços pequenos.

- WTV 601: 11697960
- WTV 502: 9256140
- WTV 501: 9256130
- WTV 412: 6667550



Para instalar em coluna máquina de lavar e de secar com gaveta integrada para maior comodidade.

- WTV 611: 11697970
- WTV 512: 9351790
- WTV 511: 9351780

Base com gaveta



Eleva a máquina de lavar ou de secar para uma carga e descarga mais ergonómicas e mais espaço de arrumação.

- WTS 610: 12349900

TABELA DE COMPATIBILIDADE

Conjuntos de união		Máquinas de secar				
		NOVA EDITION	T1		T 7000	T 4000/8000 /TDA
			CHROME EDITION	WHITE EDITION		
Máquinas de lavar	Nova Edition W1000	WTV 601 WTV 611	WTV 501 WTV 511	WTV 502 WTV 512	-	WTV 412
	Chrome & White Edition					
	W 300/400/500/2000 /3000/5000/WDA	WTV 601 WTV 611	WTV 501 WTV 511	WTV 502 WTV 512	WTV 412	WTV 412

Máquinas de lavar roupa



- 9 kg / 1.600 r.p.m
- Comando tátil M Touch
- Dosagem automática TwinDos
- Programa rápido QuickPowerWash
- Single Wash e opção Nódoad
- Conectividade Miele@home
- 26 programas de lavagem e 9 extras

WWR 860

P.V.P. rec.: 1.999 €



- 9 kg / 1.600 r.p.m
- Comando ComfortSensor
- Dosagem automática TwinDos
- Programa rápido QuickPowerWash
- Sistema SteamCare
- Conectividade Miele@home
- 12 programas de lavagem e 10 opções extra

WWI 880

P.V.P. rec.: 1.799 €



- 9 kg / 1.400 r.p.m.
- Melhor eficiência energética A^{-20%}
- Comando DirectSensor
- Dosagem automática TwinDos
- Programa rápido QuickPowerWash
- Sistema SteamCare
- Conectividade Miele@home
- 2 programas e 2 opções extra

WWG 880

P.V.P. rec.: 1.499 €



- 9 kg / 1.400 r.p.m.
- Melhor eficiência energética A^{-20%}
- Comando DirectSensor
- Programa rápido QuickPowerWash
- Sistema SteamCare
- Conectividade Miele@home
- 12 programas e 4 opções extra

WWD 380

P.V.P. rec.: 1.399 €



- 8 kg / 1.400 r.p.m.
- Melhor eficiência energética A^{-20%}
- Comando DirectSensor
- + Programa rápido QuickPowerWash
- Função Adicionar mais roupa
- Conectividade Miele@home
- 12 programas de lavagem e 4 opções extra

WWB 360

P.V.P. rec.: 1.149 €

Máquinas de secar roupa



- 9 kg / 62 dB
- Iluminação do tambor
- Comando M Touch
- Sistema SteamCare
- Tecnologia PerfectDry e HygieneDry
- Ligação com a máquina de lavar roupa Wash2Dry
- Conectividade Miele@home
- 22 programas e 8 opções extra

TWR 780

P.V.P. rec.: 2.099 €



- 9 kg / 64 dB
- Comando ComfortSensor
- Sistema SteamCare
- Tecnologia HygieneDry
- Ligação com a máquina de lavar roupa Wash2Dry
- FragranceDos²
- Conectividade Miele@home
- 2 programas de secagem e 8 opções extra

TWL 780

P.V.P. rec.: 1.899 €



- 9 kg / 64 dB
- Comando DirectSensor
- Tecnologia HygieneDry
- Ligação com a máquina de lavar roupa Wash2Dry
- Indicador de tempo restante
- FragranceDos²
- Conectividade Miele@home
- 12 programas

TWH 780

P.V.P. rec.: 1.599 €



- 9 kg / 64 dB
- Comando DirectSensor
- Tecnologia HygieneDry
- Ligação com a máquina de lavar roupa Wash2Dry
- Indicador de tempo restante
- FragranceDos²
- Conectividade Miele@home
- 12 programas

TWD 640

P.V.P. rec.: 1.349 €



- 8 kg / 64 dB
- Comando DirectSensor
- Tecnologia EcoDry
- Ligação com a máquina de lavar roupa Wash2Dry
- 12 programas de secagem e 1 opção extra

TWC 640

P.V.P. rec.: 1.249 €

Máquinas de lavar e secar roupa*



TwinDos¹

TwinDos[®] doseia a quantidade necessária de UltraPhase 1 e 2 no momento certo do ciclo de lavagem. Além disso, o sistema permite reduzir o consumo de detergente até 30 % quando comparado com a dosagem manual².



CapDosing³

As nossas Caps estão disponíveis com diversos detergentes especiais adequados a cada programa.




PowerWash

Limpeza, rapidez e eficiência energética especialmente com cargas pequenas.



Testadas para uma vida útil de 20 anos⁴

Enquanto alguns motores automóveis são testados por 3000 horas^{***}, testamos o desempenho constante até 10 000 horas³. Dia e noite. Abrangente e preciso. Para excelentes resultados, ano após ano.



Higiene comprovada contra vírus

Com a limpeza intensiva, mais de 99,99 %⁵ de bactérias a 99,9 %⁶ de vírus são removidos da sua roupa.



Sistema SteamCare

Menos esforço, mais frescura: as roupas são alisadas e refrescadas na máquina.

* Funções disponíveis conforme modelo

** Base de cálculo: 5 lavagens/semana durante 28 semanas.

1. Patente: EP 2 784 205.

2. De acordo com a verificação do Öko-Institut e.V., de 06/09/2013: potencial de poupança graças à dosagem automática TwinDos nas máquinas de lavar roupa.

3. Patente: EP 2 365 120.

4. Durante a fase de desenvolvimento da série de máquinas de lavar e secar roupa WT1, a Miele testou vários modelos e componentes principais durante 5.000 ciclos de lavagem e 4.000 ciclos de secagem (equivalente a 5 lavagens e 4 secagens por semana, durante 50 semanas por ano) em diversos programas. Mais informações: <https://www.miele.pt/c/termos-e-condicoes-gerais-13.htm>

5. A eficácia dos programas «Sintéticos/Mistura 40 °C» com o extra AllergoWash e «Higiene Algodão 60 °C» foi testada contra *Escherichia coli* e *Staphylococcus aureus*.

6. Cientificamente analisado pela Universidade de Albstadt-Sigmaringen e certificado com o selo Silver do Institute for Integrated Hygiene and Virology (InFluenc_H).

Aplicável a todos os modelos com TwinDos e PowerWash no programa Higiene Algodão 60 °C e com o extra AllergoWash.



- 8 kg lavar / 5 kg secar
- Comando M Touch
- 1.600 r.p.m.
- Eficiência energética A em lavagem
- Dosagem automática TwinDos
- Sistema SteamCare
- Conectividade Miele@home
- 23 programas de lavagem + 7 opções extra
- 21 programas de secagem + 2 opções extra

WTR 860

P.V.P. rec.: 2.299 €

N.º material: 11587920

6 meses de detergente grátis*



- 8 kg lavar / 5 kg secar
- Comando DirectSensor
- 1.500 r.p.m.
- Eficiência energética A em lavagem
- Funções PerfectCare
- Conectividade Miele@home
- 11 programas de lavagem + 2 opções extra
- 10 programas de secagem + 1 opção extra

WTD 160

P.V.P. rec.: 1.899 €

N.º material: 11589140

* Na compra de uma máquina de lavar roupa TwinDos entre 01.04.2026 e 30.09.2026, a Miele oferece 3 cartuchos UltraPhase 1 e 2 cartuchos UltraPhase 2 avaliados em 89,99 €. Voucher pode ser redimido em miele.pt/vouchers.



Tábua de engomar ativa

A função de insuflar e de sucção garante a melhor utilização do vapor e o posicionamento ideal das roupas.



Vapor

Pressão de vapor de 4 bar e vapor constante de 100 g/minuto para resultados de engomagem profissionais.




1-2-Lift System

Dois passos, zero esforço! Fácil de abrir e fechar graças ao sistema patenteado² 1-2-Lift-System.



Steamer

Muito prático: os têxteis pendurados como vestidos, casacos ou cortinados são suavemente alisados e refrescados.



Selo de higiene FashionMaster

Limpeza higiénica em 5 segundos. Com a vaporização pontual remove até 99,99%³ dos vírus.

Sistema de engomar a vapor

Nas máquinas de lavar e de secar da Miele, o tambor patenteado com estrutura de favos¹ protege a roupa ao máximo.

Este mesmo princípio aplica-se à base do ferro: o vapor é distribuído de forma rápida e homogênea, permitindo que o ferro deslize suavemente e a roupa seja passada com eficácia.



Sistema de engomar a vapor



B 4847 FashionMaster

P.V.P. rec.: 2.199 €

N.º material: 11978060

- Engomagem profissional com pressão de vapor (4 bares) e 100 g de vapor/minuto
- Ferro com base antiaderente com estrutura de favos
- Steamer para engomar na vertical
- Visor com texto
- 1-2-Lift System para regulação da altura entre 83 e 102 cm
- Reservatório de água de 1,25 litros
- Compartimento de arrumação
- Sistema de descalcificação automática

1. Patente: EP 2 233 632.

2. Patente: EP 2 169 108.

3. Exceto o vírus da hepatite B com o ferro de engomar (nível de potência 3) em tecidos de uma só camada ou Steamer, se disponíveis no modelo. Testada cientificamente pela Universidade de Albstadt-Sigmaringen e distinguida com o Selo de Prata pelo Instituto de Higiene Integrada e Virologia, InFluenc_H. A descrição do método está disponível em: www.miele.com/frn-c



Acessórios e produtos de limpeza

Tratamento da roupa

Detergentes para TwinDos



Set 6 cartuchos UltraPhase Sensitive (3 UP1 + 3 UP2)

P.V.P. rec.: 89,99 €

N.º material: 12008380

- Miele UltraPhase 1 e 2 Sensitive. Detergente para meio ano.



Set 4xUP1 + TwinDos Care + 1xUP2

P.V.P. rec.: 89,99 €

N.º material: 95006980

- Conjunto com detergente líquido para roupa branca, de cor e delicada e produto de manutenção para sistema TwinDos.




Set 6 cartuchos UltraPhase (3 UP1 + 3 UP2)

P.V.P. rec.: 88,99 €

N.º material: 11912500

- Conjunto de UltraPhase 1 e 2 para meio ano de detergente.

Detergentes



Detergente em pó UltraWhite 2,7kg

P.V.P. rec.: 24,99 €

N.º material: 10199840

- Detergente em pó especial para roupa branca.



Detergente UltraColor

P.V.P. rec.: 14,99 €

N.º material: 12900920

- Detergente líquido para roupa de cor e roupa escura.



Detergente WoolCare

P.V.P. rec.: 16,99 €

N.º material: 11979180

- Para roupa delicada, lã e seda.



Detergente Sport

P.V.P. rec.: 16,99 €

N.º material: 12111970

- Perfeito para roupa de desporto e funcional.

Máquinas de secar roupa



Dispensador de aroma AQUA 12,5 ml

P.V.P. rec.: 14,99 €

N.º material: 12021140

- Para um aroma perfeito refrescante como uma brisa fresca do mar.

Manutenção



IntenseClean

P.V.P. rec.: 14,99 €

N.º material: 12982860

- Produto para limpeza higiénica de máquinas de lavar roupa e máquinas de lavar louça.



Máquinas de lavar louça



Eficiência energética A

Máxima eficácia e resultados de lavagem e secagem ideais com o menor consumo energético.



Cestos ExtraComfort

O cesto com gaveta para talheres 3D MultiFlex, o apoio para chávenas FlexCare e a fila de ganchos rebatível proporcionam uma comodidade extra.



Máquinas de lavar louça XXL

Disponibilizam até 25 % mais de volume de carga no cesto superior para mais flexibilidade e melhores opções de arrumação, p. ex. para copos de pé alto, copos de café grandes e peças até 23 cm de diâmetro.





AutoDos

O AutoDos é o primeiro sistema de dosagem automática do mundo com PowerDisk integrado. A máquina de lavar louça e o detergente em pó granulado exclusivo funcionam com precisão e a dosagem é efetuada em função do programa e no momento ideal.



AutoOpen

Secagem ideal com abertura automática da porta depois da lavagem.



QuickPowerWash

Programa curto: melhores resultados de lavagem para louça com sujidade normal em 58 minutos.





- + 14 serviços + 12 programas
- + 42 dB
- Consumo no programa Eco: 8,4 litros
- Dosagem automática AutoDos
- + Cestos ExtraComfort - XL
- Secagem AutoOpen
- Conectividade Miele@home

6 meses de detergente grátis*

G 7600 SC Aço inox.

P.V.P. rec.: 1.599 €

N.º material: 12419040



- + 14 serviços + 12 programas
- + 42 dB
- Consumo no programa Eco: 8,4 litros
- Dosagem automática AutoDos
- + Cestos ExtraComfort - XL
- Secagem AutoOpen
- Conectividade Miele@home

6 meses de detergente grátis*

G 7600 SC Branco brilhante

P.V.P. rec.: 1.499 €

N.º material: 12419030



- 14 serviços + 11 programas
- 43 dB
- Consumo no programa Eco: 8,4 litros
- QuickPowerWash
- Dosagem automática AutoDos
- Cestos ExtraComfort
- Secagem AutoOpen
- Conectividade Miele@home

6 meses de detergente grátis*

G 7040 SC Aço inox.

P.V.P. rec.: 1.399 €

N.º material: 12858380



- 14 serviços + 11 programas
- 43 dB
- Consumo no programa Eco: 8,4 litros
- QuickPowerWash
- + Dosagem automática AutoDos
- + Cestos ExtraComfort
- Secagem AutoOpen
- + Conectividade Miele@home

6 meses de detergente grátis*

G 7040 SC Branco brilhante

P.V.P. rec.: 1.299 €

N.º material: 12858370



- + Gaveta para talheres MultiFlex
- + 14 serviços + 5 programas
- 43 dB
- Consumo no programa Eco: 8,2 litros
- QuickPowerWash
- Cestos Comfort
- Secagem AutoOpen

G 5811 SC Aço inox.

P.V.P. rec.: 1.199 €

N.º material: 12858340



- + Gaveta para talheres MultiFlex
- + 14 serviços + 5 programas
- 43 dB
- Consumo no programa Eco: 8,2 litros
- QuickPowerWash
- Cestos Comfort
- Secagem AutoOpen

G 5811 SC Branco brilhante

P.V.P. rec.: 1.099 €

N.º material: 12858320



- + Gaveta para talheres
- + 14 serviços + 5 programas
- 45 dB
- Consumo no programa Eco: 8,2 litros
- QuickPowerWash
- Cestos Comfort
- Secagem AutoOpen

G 5611 SC Aço inox.

P.V.P. rec.: 999 €

N.º material: 12858250



- + Gaveta para talheres
- + 14 serviços + 5 programas
- 45 dB
- Consumo no programa Eco: 8,2 litros
- QuickPowerWash
- Cestos Comfort
- Secagem AutoOpen

G 5611 SC Branco brilhante

P.V.P. rec.: 899 €

N.º material: 12858240



+ 9 serviços + 5 programas

+ 45 dB

- Consumo no programa Eco: 8,1 litros
- QuickPowerWash
- Cestos Comfort

G 5540 SC

P.V.P. rec.: 1.099 €

N.º material: 12180020





- + Eficiência A^{-10%}
- + 14 serviços + 10 programas
- + 42 dB
- + Consumo no programa Eco: 8,2 litros
- + ComfortClose
- + Cestos ExtraComfort

6 meses de detergente grátis*

G 7651 SCVi
P.V.P. rec.: 2.099 €
N.º material: 12906810



- + 25 % de carga no cesto superior
- + 85 cm de altura
- Consumo no programa Eco: 8,2 litros

G 5856 SCVi XXL
P.V.P. rec.: 1.449 €
N.º material: 12858360



- + Tecnologia de montagem FrontFit: graças ao mecanismo de deslizamento inteligente da porta que reduz ao mínimo a separação entre o rodapé e o aparelho permitindo uma montagem em altura
- Consumo no programa Eco: 8,4 litros

G 7380 SCVi
P.V.P. rec.: 1.799 €
N.º material: 12419020



- + 43 dB
- Consumo no programa Eco: 8,4 litros
- + Gaveta para talheres 3D MultiFlex

G 5851 SCVi
P.V.P. rec.: 1.299 €
N.º material: 12858350



- 14 serviços + 8 programas
- 43 dB
- 85 cm de altura
- Consumo no programa Eco: 8,4 litros
- Dosagem automática AutoDos
- Conectividade Miele@home
- Cestos ExtraComfort

6 meses de detergente grátis*

G 7085 SCVi XXL
P.V.P. rec.: 1.799 €
N.º material: 12858410

G 7080 SCVi
P.V.P. rec.: 1.699 €
N.º material: 12858400



- 14 serviços + 5 programas
- 45 dB
- Consumo no programa Eco: 8,4 litros
- QuickPowerWash
- Cestos Comfort
- Secagem AutoOpen

G 5651 SCVi
P.V.P. rec.: 1.099 €
N.º material: 12858310

Máquina de lavar louça de 45 cm



- + 9 serviços + 5 programas
- + 45 dB
- Consumo no programa Eco: 8,1 litros
- + QuickPowerWash
- + Cestos Comfort

G 5590 SCVi
P.V.P. rec.: 1.249 €
N.º material: 12180030



- + 14 serviços + 10 programas
- Consumo no programa Eco: 8,4 litros
- + Dosagem automática AutoDos
- + Conectividade Miele@Home
- + Cestos ExtraComfort

6 meses de detergente grátis*

G 7040 SCi ED/CLST

P.V.P. rec.: 1.599 €

N.º material: 12858390



- + 43 dB
- Consumo no programa Eco: 8,2 litros
- + Gaveta para talheres 3D MultiFlex
- + Painel de comando com indicações em branco

G 5811 SCi Aço inox.

P.V.P. rec.: 1.349 €

N.º material: 12925560



- 14 serviços + 5 programas
- 45 dB
- Consumo no programa Eco: 8,2 litros
- QuickPowerWash
- Cestos Comfort
- Secagem AutoOpen

G 5611 SCi Branco brilhante

P.V.P. rec.: 1.149 €


N.º material: 12858260



Acessórios e produtos de limpeza

Máquinas de lavar louça

Detergentes



Set 6 PowerDisks

P.V.P. rec.: 59,99 €

N.º material: 11841360

- Conjunto de 6 unidades de detergente para máquina de lavar louça com AutoDos.



UltraTabs 60 uds.

P.V.P. rec.: 22,99 €

N.º material: 12737740

UltraTabs 120 uds.

P.V.P. rec.: 39,99 €

N.º material: 12905000

UltraTabs 240 uds.

P.V.P. rec.: 75,99 €

N.º material: 11657410

- Para obter os melhores resultados de limpeza na máquina de lavar louça Miele.

Manutenção



DishClean

P.V.P. rec.: 14,99 €

N.º material: 11905580

- Produto de manutenção para o funcionamento ideal da máquina de lavar louça.



IntenseClean

P.V.P. rec.: 14,99 €

N.º material: 12982860

- Produto para limpeza higiénica de máquinas de lavar louça e máquinas de lavar roupa.



Abrilhantador

P.V.P. rec.: 8,99 €

N.º Material: 13025250

- Para a melhor secagem e cuidado em máquinas de lavar louça Miele.



Sal


P.V.P. rec.: 4,99 €

N.º Material: 10248630

- Para um funcionamento e desempenho ideais da máquina de lavar louça Miele.



Aparelhos de frio



SoftClose

As portas do frigorífico e do congelador fecham sozinhas sem ruído. A porta fecha-se automaticamente a partir de um ângulo inferior a 30°. Além disso, o SoftClose garante um fecho amortecido da porta: as garrafas já não balançam.



FlexiLight 2.0

Iluminação perfeita de todas as zonas do frigorífico graças à FlexiLight 2.0. As prateleiras iluminadas podem ser posicionadas de forma livre e flexível dentro do compartimento frigorífico, sem ofuscar. A FlexiLight da Miele impressiona com o seu design moderno e poupança energética.



PerfectFresh Pro

Este sistema de refrigeração cria uma zona de temperatura controlada automaticamente entre 0 e +3 °C. Isto permite uma conservação três vezes maior para carne, peixe e muitos laticínios, bem como cinco vezes maior para fruta e legumes.

Cores:

 Aço inox.

 Aspetto aço inox.

 Branco

 Preto obsidiana

 Preto mate

 BlackSteel



DynaCool

A função DynaCool assegura uma temperatura uniforme em todo o compartimento frigorífico. Não importa onde coloque os alimentos, uma vez que todos têm as mesmas condições.



Parede posterior CleanSteel

Frio e limpo: graças à parede posterior CleanSteel, o frio é especialmente bem distribuído no seu frigorífico.



PerfectFresh Active

Uma nova forma de conservar a frescura dos alimentos. A cada 90 minutos e sempre que se abre a porta é pulverizada água na gaveta PerfectFresh Active. Assim, os alimentos são humedecidos e o nível de humidade mantém-se ideal, independentemente da quantidade de alimentos armazenada.



Design premium com a melhor tecnologia de conservação

French Door de 2 portas no compartimento frigorífico e 2 gavetas no compartimento do congelador. Dispensador de água oculto no interior do frigorífico. Fabricador de gelo no congelador. 2 gavetas com PerfectFresh Pro e PerfectFresh Active com parede posterior seca BlackSteel.



Conforto máximo com água e gelo à mão

French Door de 2 portas no compartimento frigorífico e 2 gavetas no compartimento do congelador. Dispensador de água/gelo na zona exterior da porta que dispensa água fria filtrada, cubos ou gelo picado no momento. 2 gavetas PerfectFresh Pro e parede posterior seca em aço inox. Opção Freeze&Cool na primeira gaveta do congelador que pode ser transformada em frigorífico quando necessário.



Grande capacidade e máxima versatilidade

Aparelho com 4 portas e grande espaço, 2 gavetas DailyFresh e parede posterior seca branca. Opção Freeze&Cool no compartimento direito do congelador que pode ser transformado em frigorífico quando necessário.



KFFD 6867*

P.V.P. rec. Preto mate: 5.499 €

N.º material: 12595490



- + PerfectFresh Pro e PerfectFresh Active
- + Parede seca BlackSteel
- + Dispensador de água oculto no interior / fabricante de gelo
- Medidas do combinado: 906 x 1805 x 750 mm
- Volume útil total: 586,4 litros



Nova categoria



KFFD 6765*

P.V.P. rec. Aço inox.: 4.699 €

N.º material: 12595460



- + PerfectFresh Pro
- + Parede seca aço inox.
- + Dispensador de água/gelo na porta
- + Freeze&Cool (primeira gaveta do congelador)
- Medidas do combinado: 906 x 1805 x 750 mm
- Volume útil total: 538,1 litros



Nova categoria



KFFD 6741**

P.V.P. rec. Aço inox.: 2.999 €

N.º material: 12595450



- DailyFresh
- Parede seca branca
- Freeze&Cool (compartimento direito do congelador)
- Medidas do combinado: 906 x 1805 x 750 mm
- Volume útil total: 576,6 litros



Nova categoria

* A partir de setembro de 2026

** A partir de julho de 2026.



KFN 4796 AD

P.V.P. rec. Aço inox.: 2.549 €

N.º material: 12762370



- Pega EasyOpen
- DailyFresh
- Parede posterior seca branca
- Medidas do combinado: 747 x 2015 x 675 mm
- Volume útil total: 485 litros



KFN 4898 A-20 D bs

P.V.P. rec. BlackSteel: 2.999 €

N.º material: 12993630



- + Click2open
- + PerfectFresh Active
- Medidas do combinado: 97 x 2015 x 675 mm
- Volume útil total: 362 litros



KFN 4796 CD

P.V.P. rec. Aço inox.: 1.999 €

N.º material: 11954070



- Pega EasyOpen
- DailyFresh
- Parede posterior seca branca
- Medidas do combinado: 747 x 2015 x 675 mm
- Volume útil total: 485 litros



KFN 4799 AD

P.V.P. rec. Preto mate

Click2open: 2.499 €

N.º material: 12361960

P.V.P. rec. Aço inox.:

Puxador EasyOpen: 2.299 €

N.º material: 12361950



- + PerfectFresh Pro
- + Parede posterior seca CleanSteel
- Medidas do combinado: 597 x 2015 x 682 mm
- Volume útil total: 360 litros



KFN 4795 AD

P.V.P. rec. BlackSteel: 1.999 €

N.º material: 12430860



- Pega EasyOpen
- DailyFresh
- Medidas do combinado: 597 x 2015 x 675 mm
- Volume útil total: 371 litros





KFN 4799 CDE

P.V.P. rec. Aço inox.: 1.999 €

N.º material: 12430930



- + DailyFresh
- + Fabricador de gelo com reservatório de água
- Medidas do combinado: 597 x 2015 x 675 mm
- Volume útil total: 371 litros



KFN 4395 BD

P.V.P. rec. Aspeto aço inox.: 1.599 €

N.º material: 12979520



- + SideOpen
- + DailyFresh
- Medidas do combinado: 597 x 2015 x 675 mm
- Volume útil total: 371 litros



KFN 4797 CD

P.V.P. rec. Aço inox.: 1.899 €

N.º material: 12335930

P.V.P. rec. Branco: 1.799 €

N.º material: 12335970



- + Pega EasyOpen
- + PerfectFresh Pro
- + Parede posterior seca branca
- Medidas do combinado: 597 x 2015 x 675 mm
- Volume útil total: 360 litros



KFN 4397 CD

P.V.P. rec. Aço inox.: 1.599 €

N.º material: 12361930



- + PerfectFresh Pro
- + Parede seca branca
- Medidas do combinado: 597 x 2015 x 675 mm
- Volume útil total: 360 litros



KFN 4395 AD

P.V.P. rec. Branco: 1.899 €

N.º material: 12979490



- SideOpen
- DailyFresh
- Medidas do combinado: 597 x 2015 x 675 mm
- Volume útil total: 371 litros



KFN 4395 CD

P.V.P. rec. Branco: 1.499 €

N.º material: 12336010



- SideOpen
- DailyFresh
- Medidas do combinado: 597 x 2015 x 675 mm
- Volume útil total: 371 litros



KFN 4395 DD

P.V.P. rec. Aspeto aço inox.: 1.449 €

N.º material: 11950230



- SideOpen
- DailyFresh
- Medidas do combinado:
597 x 2015 x 675 mm
- Volume útil total: 371 litros



KFN 4377 CD

P.V.P. rec. Aspeto aço inox.: 1.499 €

N.º material: 12361940



- + PerfectFresh Pro
- + Parede seca branca
- Medidas do combinado:
597 x 1855 x 675 mm
- Volume útil total: 320 litros



KFN 4375 CD

P.V.P. rec. Branco: 1.399 €

N.º material: 12336030



- Medidas do combinado:
597 x 1855 x 675 mm
- Volume útil total: 330 litros



KFN 4375 DD

P.V.P. rec. Aspeto aço inox.: 1.399 €

N.º material: 11949880*

P.V.P. rec. Branco.: 1.299 €

N.º material: 11949860*



- SideOpen
- DailyFresh
- Medidas do combinado:
597 x 1855 x 675 mm
- Volume útil total: 330 litros



Congeladores



FNS 4882 D

P.V.P. rec. Aço inox.: 2.399 €

N.º material: 11953920



- + Click2open
- Medidas do congelador: 597 x1855 x 675 mm
- Volume útil total: 278 litros



FNS 4782 D

P.V.P. rec. BlackSteel: 1.699 €

N.º material: 12430600



- + Pega EasyOpen
- Medidas do congelador: 597 x1855 x 675 mm
- Volume útil total: 277 litros



FNS 4382 D

P.V.P. rec. Aspeto aço inox.: 1.399 €

N.º material: 12430340

P.V.P. rec. Branco.: 1.299 €

N.º material: 12430410



- SideOpen
- Medidas do congelador: 597 x1855 x 675 mm
- Volume útil total: 277 litros



Frigoríficos



KS 4887 DD

P.V.P. rec. Aço inox.: 2.299 €

N.º material: 11949670



- + Click2open
- + PerfectFresh Active
- + Parede posterior seca CleanSteel
- Medidas do frigorífico: 600 x1855 x 675 mm
- Volume útil total: 386 litros



KS 4783 DD

P.V.P. rec. BlackSteel: 1.599 €

N.º material: 12431090

P.V.P. rec.. Aspeto aço inox.: 1.499 €

N.º material: 12431110*



- Pega EasyOpen
- Medidas do frigorífico: 597 x1855 x 675 mm
- Volume útil total: 399 litros



KS 4383 DD

P.V.P. rec. Aspeto aço inox.: 1.299 €

N.º material: 12430970

P.V.P. rec. Branco.: 1.199 €

N.º material: 12431030



- SideOpen
- DailyFresh
- Medidas do frigorífico: 597 x1855 x 675 mm
- Volume útil total: 399 litros







Aparelho com 201 x 70 cm



KWT 4999 F

P.V.P. rec. Preto obsidiana: 6.099 €

N.º material: 12156870



- 3 zonas de temperatura
- 146 garrafas
- Porta de vidro
- SideOpen
- ActiveHumidity
- Parede posterior seca BlackSteel
- Medidas da garrafeira: 697 x 2013 x 764 mm
- Volume útil total: 562 litros



Aparelho com 185 x 60 cm



KWNS 4784 DE

P.V.P. rec. Aço inox.: 4.399 €

N.º material: 12156940



- Combinado garrafeira e congelador
- 2 zonas de temperatura
- 44 garrafas
- Porta em vidro
- SideOpen
- ActiveHumidity
- Parede posterior seca em aço inox.
- Medidas da garrafeira: 597 x 1854 x 679 mm
- Volume útil total: 303 litros



KWTS 4785 F

P.V.P. rec. Preto obsidiana: 3.399 €

N.º material: 12156880



- 2 zonas de temperatura
- 153 garrafas
- Porta de vidro
- SideOpen
- ActiveHumidity
- Parede posterior seca BlackSteel
- Medidas da garrafeira: 597 x 1854 x 678 mm
- Volume útil total: 368 litros



Um mundo de **possibilidades**



Linhas de design


Na Miele, o design vai muito mais além da aparência, é mesmo a experiência de utilização. Tendo esta exigência em conta, os nossos designers e engenheiros estudam os mercados em profundidade, de forma a poderem criar eletrodomésticos que acompanhem as tendências atuais.



Fornos multifunções*

Todos os fornos são construídos nas nossas fábricas na Alemanha.

Os nossos engenheiros dedicam atenção aos mais ínfimos detalhes, do princípio ao fim. O volume interior destes fornos é superior à média do mercado, com 76 litros e 5 níveis de encaixe. Além disso, os fornos Miele são fáceis de limpar graças à tecnologia catalítica ou pirolítica e acabamento PerfectClean. Obtenha resultados profissionais em casa com a tecnologia mais intuitiva que se adapta a si.



Conectividade total

Com o nosso inovador sistema Miele@home, aproveite ao máximo o potencial dos seus eletrodomésticos Miele e otimize o seu dia a dia. É fácil de usar, seja com a app, por comando de voz ou integrado em sistemas domóticos já existentes.



Calhas Flexiclip

Tempere ou vire os alimentos com facilidade e sem se queimar com as calhas telescópicas patenteadas da Miele.



Sonda de temperatura

Cozinhar peixe e carne até ao ponto certo: a indicação do tempo restante informa-o quando o alimento estiver pronto.



Revestimento PerfectClean

Efeito antiaderente para uma limpeza simples. O interior do forno e os tabuleiros têm um acabamento antiaderente único no mercado. É muito fácil de limpar com um pouco de detergente líquido e uma esponja.



AirFry

Tudo crocante e saudável: o ar quente faz com que as batatas e as asas de frango fiquem muito crocantes sem gordura extra.



Cozinhar com clima

Ao cozinhar com clima são libertados jatos de vapor para o interior do forno. A carne fica tenra e suculenta por dentro e adquire uma crosta apetitosa.



* Funções disponíveis consoante o modelo.



Fornos multifunções



- + Comando tátil DirectSensor S
- + **Sonda de temperatura**
- 11 funções
- Grill rebatível
- Sem ligação Wi-Fi

H 7162 BP

P.V.P. rec.: 1.699 €

N.º material: 11614640

Limpeza pirolítica

H 7162 B

P.V.P. rec.: 1.499 €

N.º material: 11614630

PerfectClean: efeito antiaderente para uma limpeza fácil



- 9 funções
- + SoftOpen e SoftClose
- + **Oferta de tabuleiros AirFry**

H 2766-1 BP

P.V.P. rec.: 1.399 €

N.º material: 12435880

Limpeza pirolítica

H 2766-1 B

P.V.P. rec.: 1.099 €

N.º material: 12435870

PerfectClean: efeito antiaderente para uma limpeza fácil



- + **Design em vidro preto e puxador em aço inoxidável**
- + **Inclui calhas telescópicas FlexiClip**

H 2467 BP

P.V.P. rec.: 1.249 €

N.º material: 12691580

Limpeza pirolítica

H 2467 B

P.V.P. rec.: 949 €

N.º material: 12691570

PerfectClean: efeito antiaderente para uma limpeza fácil



- **Comando com visor com texto e botões**
- Design em vidro preto com detalhes e puxador em aço inoxidável
- Volume interior: 76 litros
- Temperatura exata +/- 1°C
- **Modo AirFry**
- Fácil limpeza com PerfectClean
- **Conectividade Miele@home**
- **Programas automáticos**
- 9 funções

H 2465 BP

P.V.P. rec.: 949 €

N.º material: 12154320

Limpeza pirolítica

H 2465 B

P.V.P. rec.: 749 €

N.º material: 12154310

PerfectClean: efeito antiaderente para uma limpeza fácil

Fornos multifunções e 100 % vapor*



Cozinhar com clima

Ao cozinhar com clima são libertados jatos de vapor para o interior do forno. A carne fica tenra e suculenta por dentro e adquire uma crosta apetitosa.



MonoSteam

O sistema MonoSteam (2,2 kW) introduz vapor por um único tubo no forno aapor combinado, distribuindo-o de forma rápida e homogênea para conseguir resultados perfeitos.



Gerador de vapor externo

A geração de vapor fora do interior do forno evita os resíduos de calcário e garante uma limpeza simples.

Fornos multifunções e 100 % vapor



- + Comando tátil DirectSensor
- + **Cozinhar com clima combinável** com até 4 funções
- + Até 20 programas personalizados
- 18 funções
- **Inclui voucher para livro de receitas gratuito**

DGC 7351

P.V.P. rec.: 2.399 €

N.º material: 12096850

PerfectClean: efeito antiaderente para uma limpeza fácil



- Comando tátil DirectSensor S
- **Vapor 100 % de 70-100 °C**
- **Reservatório de água interno de 1 litro**
- MonoSteam
- Gerador de vapor externo (2,2 kW)
- Função Cozinhar com clima
- TasteControl
- 13 funções
- **Inclui voucher para livro de receitas gratuito**

DGC 7151

P.V.P. rec.: 1.999 €

N.º material: 12096840

PerfectClean: efeito antiaderente para uma limpeza fácil

* Funções disponíveis consoante o modelo.

Fornos multifunções com vapor



Fornos multifunções com vapor



- + Comando tátil DirectSensor
- + **Cozinhar com clima combinável com outras funções**
- + Sonda de temperatura
- + Programas favoritos
- + **Função TasteControl**
 - 15 funções
- **Inclui voucher para livro de receitas gratuito**

H 7365 BP

P.V.P. rec.: 2.799 €

N.º material: 12101840

Limpeza pirolítica



- + Comando tátil DirectSensor
- + **Cozinhar com clima combinável com outras funções**
- + Sonda de temperatura
- + Programas favoritos
- + **Função TasteControl**
 - 15 funções
- **Inclui voucher para livro de receitas gratuito**

H 7364 BP

P.V.P. rec.: 2.799 €

N.º material: 11129570

Limpeza pirolítica



- Comando tátil DirectSensor S
- **Cozinhar com clima:** jatos de vapor para um resultado mais suculento
- Gerador de vapor externo (1,1 kW)
- **Conectividade com Miele@home**
- Calhas telescópicas FlexiClip
- Programas automáticos
- 12 funções
- **Inclui voucher para livro de receitas gratuito**

H 7165 BP

P.V.P. rec.: 1.799 €

N.º material: 12101820

Limpeza pirolítica

H 7165 B

P.V.P. rec.: 1.499 €

N.º material: 12101810

PerfectClean: efeito antiaderente para uma limpeza fácil



- Comando tátil DirectSensor S
- **Cozinhar com clima:** jatos de vapor para um resultado mais suculento
- Gerador de vapor externo (1,1 kW)
- **Conectividade com Miele@home**
- Calhas telescópicas FlexiClip
- Programas automáticos
- 12 funções
- **Inclui voucher para livro de receitas gratuito**

H 7164 BP

P.V.P. rec.: 1.799 €

N.º material: 11129520

Limpeza pirolítica

H 7164 B

P.V.P. rec.: 1.499 €

N.º material: 11129510

PerfectClean: efeito antiaderente para uma limpeza fácil

Cozinhe com os melhores eletrodomésticos

Os fornos Miele destacam-se pelo design elegante, tecnologia intuitiva e grande capacidade de 76 litros com 5 níveis de encaixe. Proporcionam resultados profissionais em casa e facilitam a limpeza graças às tecnologias catalítica ou pirolítica e ao acabamento PerfectClean. Além disso, agora incluem um acessório grátis.

Fornos multifunções com **AirFry** de 60 cm



■ Preto obsidiana



■ Cinza grafite



■ Preto / Aço inox (EDST)

Com oferta

H 2861-1 BP

P.V.P. rec.: 1.499 €

Limpeza pirolítica

H 2861-1 B

P.V.P. rec.: 1.199 €




- Comando EasyControl Plus
- Fácil limpeza com PerfectClean
- Conectividade Miele@home
- Calhas telescópicas FlexiClip
- Programas automáticos
- 8 funções
- Função AirFry
- **Oferta de tabuleiros AirFry**

**Oferta de 2
tabuleiros AirFry***
na compra de
um forno H 2861-BP
ou H 2861-1 B



* Tabuleiro perfurado HBBL 71 incluído com o forno e tabuleiro HGBB 71 mediante uso de voucher.



Forno multifunções com **Cozinhar com clima** de 60 cm



■ Preto obsidiana



■ Cinza grafite



■ Preto / Aço inox (EDST)

Com oferta

H 7264 BP Culinart

P.V.P. rec.: 1.899 €

Limpeza pirolítica



- Comando DirectSensor S
- Cozinhar com clima: jatos de vapor para resultados mais suculentos
- Gerador de vapor externo (1,1 kW)
- Conectividade Miele@home
- Calhas telescópicas FlexiClip
- Programas automáticos
- 12 funções
- **Oferta de assadeira HUB 5001-M (avaliada em 259 €)**
- **Inclui voucher para livro de receitas gratuito**

**Oferta
de assadeira
HUB 5001-M***

na compra de um forno
H 7264 BP
Culinart



* Inclui voucher que pode ser usado em miele.pt

Fornos multifunções e 100 % vapor



- + Comando tátil DirectSensor
- + **100 % vapor e Cozinhar com clima combinável** com até 4 funções
- + Até 20 programas personalizados
- 18 funções
- **Inclui voucher para livro de receita gratuito**

**DGC 7450****P.V.P. rec.: 2.499 €****N.º material:****Preto/Aço inox.: 11824360****Preto obsidiana: 11821050**

PerfectClean: efeito antiaderente para uma limpeza fácil




- Comando DirectSensor S
- **Função de vapor a 100%** de 70-100 °C
- **Reservatório de água integrado de 1 litro**
- MonoSteam
- Gerador de vapor externo (2,2 kW)
- Função Cozinhar com clima
- **TasteControl**
- 13 funções
- **Inclui voucher para livro de receitas gratuito**

**DGC 7250****P.V.P. rec.: 2.199 €****N.º material:****Preto/Aço inox.: 12114080****Preto obsidiana: 12113850**

PerfectClean: efeito antiaderente para uma limpeza fácil

**Cozinhar com clima***

Ao cozinhar com clima são libertados jatos de vapor para o interior do forno. A carne fica tenra e suculenta por dentro e adquire uma crosta apetitosa.

**MonoSteam***

O sistema MonoSteam (2,2 kW) introduz vapor por um único tubo no forno aapor combinado, distribuindo-o de forma rápida e homogénea para conseguir resultados perfeitos.

**Gerador de vapor externo***

A geração de vapor fora do interior do forno evita os resíduos de calcário e garante uma limpeza simples.

* Funções disponíveis consoante o modelo.

Fornos multifunções com vapor



- + Comando DirectSensor
- + **Função Cozinhar com clima combinável** com outras funções
- + **Sonda de temperatura**
- + Programas automáticos
- + **Crisp function e TasteControl**
- + Autolimpeza pirolítica
- 15 funções
- **Inclui voucher para livros de receitas gratuito**

**H 7464 BP****P.V.P. rec.: 2.899 €**

N.º material:

Preto/Aço inox.: 11129580

Cinza grafite: 11120900

Preto obsidiana: 11120890

Limpeza pirolítica



- Comando DirectSensor S
- **Função Cozinhar com clima**
- Gerador de vapor externo (1,1 kW)
- **Conectividade Miele@home**
- Calhas telescópicas FlexiClip
- Programas automáticos
- 12 funções
- **Inclui voucher para livro de receitas gratuito**

**H 7264 BP Culinart*****P.V.P. rec.: 1.899 €**

N.º material:

Preto/Aço inox.: 11129560

Cinza grafite: 11120560

Preto obsidiana: 11129560

Limpeza pirolítica

**H 7264 B****P.V.P. rec.: 1.549 €**

N.º material:

Preto/Aço inox.: 11129530

Cinza grafite: 11129540

Preto obsidiana: 11129530

PerfectClean: efeito antiaderente para uma limpeza fácil

Fornos multifunções



- + **Comando DirectSensor S**
- + **Sonda de temperatura**
- 11 funções
- Grelhador rebatível
- Sem ligação Wi-Fi
- 11 funções
- **Inclui voucher para livro de receitas gratuito**

**H 7262 BP****P.V.P. rec.: 1.849 €**

N.º material:

Preto/Aço inox.: 11614740

Preto obsidiana: 11614710

Limpeza pirolítica

**H 7262 B****P.V.P. rec.: 1.549 €**

N.º material:

Preto/Aço inox.: 11614690

Preto obsidiana: 11614660

PerfectClean: efeito antiaderente para uma limpeza fácil



- Visor com texto e comandos
- **Grande capacidade: 76 litros**
- Temperatura exata +/- 1°C
- Função AirFry e acessórios de oferta
- Calhas telescópicas FlexiClip
- **Conectividade Miele@home**
- 9 funções e programas automáticos

**H 2861-1 BP****P.V.P. rec.: 1.499 €**

N.º material:

Preto/Aço inox.: 12435990

Cinza grafite: 12435930

Preto obsidiana: 12435920

Limpeza pirolítica

**H 2861-1 B****P.V.P. rec.: 1.199 €**

N.º material:

Preto/Aço inox.: 12435910

Cinza grafite: 12435900

Preto obsidiana: 12435890

PerfectClean: efeito antiaderente para uma limpeza fácil



Fornos a vapor combinados*

Não só pode cozinhar a vapor, cozer e combinar calor seco com humidade como também gratinar, cozinhar em vácuo e desidratar. Possibilidades infinitas para surpreender os seus convidados.



HydroClean

Limpeza brilhante: graças ao HydroClean, o interior do forno a vapor limpa-se de forma totalmente automática.



DualSteam (em fornos HC Pro)

Com a tecnologia DualSteam obtém mais nutrientes, vitaminas e sabores, graças ao controlo preciso da temperatura.



Painel elevatório motorizado com SoftClose

Basta um toque para abrir e fechar o painel elevatório com suavidade.

Fornos a vapor combinados de 60 cm



DGC 7460 HC Pro

P.V.P. rec.: 3.799 €

N.º material:

Preto/Aço inox.: 12118430

Cinza grafite: 12120350

Preto obsidiana: 12120340



- Comando DirectSensor
- Cozinhar Combi com vapor (regulação exata em função da temperatura e humidade)
- DualSteam
- Gerador de vapor externo potente (3,3 KW)
- Reservatório de água integrado de 1,4 litros situado atrás do painel elevatório
- Programa de limpeza automática HydroClean
- Interior em aço inoxidável
- Mais de 20 funções
- Inclui voucher para livro de receitas gratuito

Fornos a vapor combinados de 45 cm



DGC 7440 HC Pro

P.V.P. rec.: 3.199 €

N.º material:

Preto/Aço inox.: 12118420

Cinza grafite: 12120210

Preto obsidiana: 12120180



- Comando DirectSensor
- Volume interior de 47 litros
- Cozinhar combi com vapor (regulação exata em função da temperatura e humidade)
- DualSteam
- Gerador de vapor externo potente (3,3 KW)
- Reservatório de água integrado de 1,4 litros situado atrás do painel elevatório
- Programa de limpeza automática HydroClean
- Conectividade Miele@home
- Interior em aço inoxidável
- Mais de 20 funções
- Inclui voucher para livro de receitas gratuito



Fornos a vapor

**DG 7440****P.V.P. rec.: 2.299 €**

N.º material:

Preto/Aço inox.: 11146210

- + Comando DirectSensor
- + **Função Cozinhar menu**
- + Programas automáticos
- + Função Sous-vide
- **Inclui voucher para livro de receitas gratuito**

Fornos multifunções (sem vapor)

**H 7244 B****P.V.P. rec.: 1.899 €**

N.º material:

Preto/Aço inox.: 12153510

Gris grafito: 11099590

Negro Obsidiana: 12153580



- + **Comando DirectSensor S**
- + **Função Cozinhar com clima**
- + Grill rebatível
- 12 funções
- **Inclui voucher para um livro de receitas gratuito**

**DG 7240****P.V.P. rec.: 1.899 €**

N.º material:

Negro Obsidiana: 11146200

- + **Comando DirectSensor S**
- + **Conectividade Miele@home**
- + Funções especiais: preparar conservar, esterilizar, levedar massas...
- + **Inclui voucher para livro de receitas gratuito**

**H 2841 B****P.V.P. rec.: 1.299 €**

N.º material:

Preto/Aço inox.: 12154640



- Comando com visor com texto e botões
- Volume interior de 49 litros
- Temperatura exata +/- 1 °C
- Função **AirFry**
- Programas automáticos
- Fácil limpeza com PerfectClean
- **Conectividade Miele@home**
- **Calhas telescópicas FlexiClip**
- 9 funções

**DG 2840****P.V.P. rec.: 1.599 €**

N.º material:

Preto/Aço inox.: 11146160

Gris grafito: 11146170

Negro Obsidiana: 11146180

- **Comando EasySensor**
- Cozinhar a vapor com regulação da temperatura exata de 40 a 100 °C
- Volume interior de 40 litros
- Reservatório de água removível de 1,5 litros
- Tecnologia DualSteam
- Gerador de vapor externo potente (3,3KW)
- Interior em aço inoxidável
- Programas automáticos



Micro-ondas e fornos combinados

com micro-ondas*



Interior do forno XL

Com um volume interior de 46 litros, os modelos TopControl têm muito espaço para vários tipos de cozinhados.



Comando EasySensor

Reinventar os clássicos: os modelos SideControl da Miele também têm comando tátil.



Programas automáticos

Preparar pratos sem esforço: basta regular o programa e, p. ex., selecionar o peso, que o aparelho faz o resto. Com os programas automáticos para descongelar e confeção posterior, bem como para preparar alimentos frescos, tudo é preparado no ponto.

Micro-ondas de 45 cm



- + Volume interior de 46 litros
- + Sistema de abertura vertical
- + Comando DirectSensor S
- + Design em vidro preto e aço inox
- + TopControl: painel de comandos na parte superior
- Medidas de encaixe (L x A x P): 562-568 x 450-452 x 550 mm

M 7140 TC

P.V.P. rec.: 1.199 €

N.º material:

Preto/Aço inox: 11139500

Micro-ondas de 36 cm



- Comando tátil
- Volume interior de 17 litros
- Sistema de abertura lateral
- Potência máxima de 900 W
- Programas automáticos
- Medidas de encaixe (L x A x P): 562-568 x 350-362 x 310 mm

M 2234 SC

P.V.P. rec.: 899 €

N.º material:

Preto obsidiana: 11139470

Com grill de quartzo

M 2230 SC

P.V.P. rec.: 799 €

N.º material:

Preto obsidiana: 11139460



- + Volume interior de 26 litros
- Instalação em coluna frontal exterior de 46 cm de altura
- Comando tátil
- Sistema de abertura lateral
- Medidas de encaixe (L x A x P): 562-568 x 450-452 x 500 mm

M 2240 SC

P.V.P. rec.: 899 €

N.º material:

Preto obsidiana: 11139490



Fornos multifunções com micro-ondas de 45 cm

**H 7240 BM****P.V.P. rec.: 1.999 €**

N.º material:

Preto/Aço inox.: 11129440

Cinza grafite: 11119380

Preto obsidiana: 11119360

- Comando DirectSensor
- Sistema de abertura vertical
- Volume interior de 43 litros
- Programas automáticos
- **Conectividade Miele@home**
- 2 funções
- Medidas de encaixe (L x A x P): 562-568 x 450-452 x 550 mm
- **Inclui voucher para livro de receitas gratuito**

Fornos a vapor com micro-ondas de 45 cm

**DGM 7440****P.V.P. rec.: 2.799 €**

N.º material:

Preto/Aço inox.: 11145830

Cinza grafite: 11145810

Preto obsidiana: 11145820

- Comando DirectSensor
- Tecnologia **DualSteam**
- **Potente gerador de vapor externo (3,3 kW)**
- Reservatório de água de 1,5 litros
- Volume interior de 40 litros
- Programas automáticos
- 9 funções
- Medidas de encaixe (L x A x P): 562-568 x 450-452 x 550 mm
- **Inclui voucher para livro de receitas gratuito**

Micro-ondas de 45 cm

**M 7244 TC****P.V.P. rec.: 1.499 €**

N.º material:

Preto/Aço inox.: 11139570

Cinza grafite: 11139560

Preto obsidiana: 11139540

- + Com grill de quartzo
- Medidas de encaixe (L x A x P): 562-568 x 450-452 x 550 mm

**M 7240 TC****P.V.P. rec.: 1.249 €**

N.º material:


Preto/Aço inox.: 11139520

- Comando DirectSensor S
- **Volume interior de 46 litros**
- Sistema de abertura vertical
- Design em vidro preto e aço inox
- TopControl: painel de comandos superior
- Medidas de encaixe (L x A x P): 562-568 x 450-452 x 550 mm



CupSensor

A distância ideal: o sistema CupSensor adapta-se à altura da chávena e desloca a saída central para a posição correta.



Limpeza automática

Confortável e sem esforço: a sua máquina de café da Miele trata da limpeza e da descalcificação por si.



CoffeeSelect

Livrementemente selecionável: com os três reservatórios de grãos, a sua especialidade de café é sempre preparada com os grãos adequados.



Fácil de utilizar

A melhor experiência de degustação de café: você o preparará de forma rápida e fácil graças aos recursos inteligentes.

Máquinas de café*

Desfrute do seu café em pleno com as máquinas de café da Miele.

Graças ao sistema AromaticSystemFresh, cada café é tirado com grãos moídos na hora que são em seguida aromatizados para obter um aroma e sabor intensos.

Máquinas de café de integrar



CVA 7440

P.V.P. rec.: 3.399 €

N.º material:

Preto/Aço inox.: 11139570

Cinza grafite: 11139560

Preto obsidiana: 11139540

- Comando DirectSensor
- **AromaticSystemFresh**: moinho inovador que mói café para cada preparação
- **Coffee & Tea**: mais de 20 tipos de café e chá
- Sistema **CupSensor**
- **EasyClick**
- **Conectividade total**: Miele@home, MobileControl e WiFiConnect
- Medidas de encaixe (L x A x P): 562-568 x 450-452 x 550 mm

Máquinas de café de instalação livre



CM 7750

P.V.P. rec.: 3.199 €

N.º material: 11025330

- Comando **CM Touch**
- **3 reservatórios de grãos de café**
- 10 perfis personalizáveis
- Sistema **CupSensor**
- Descalcificação automática
- **Conectividade Miele@home**
- Medidas (L x A x P): 311 x 397 x 445 mm



CM 6360

P.V.P. rec.: 1.499 €

N.º material: 11584150

- Comando **DirectSensor**
- **1 reservatório de grãos de café (300 g)**
- 8 perfis personalizáveis
- **ConfortClean**: fácil de lavar na máquina de lavar louça
- **Conectividade Miele@home**
- Medidas (L x A x P): 251 x 359 x 427 mm

* Funções disponíveis consoante o modelo

Leve a sua cozinha a um outro nível

Leve a sua cozinha a um outro nível. Descubra os eletrodomésticos Miele perfeitos para obter resultados excepcionais. Preparado para viver uma experiência premium?



GAVETAS AQUECEDORAS GOURMET

As gavetas aquecedoras da Miele estão disponíveis em três tamanhos (14, 29 e 32 cm) para coordenação perfeita com outro eletrodoméstico num nicho de 60 ou 90 cm. Tipos de instalação e medidas diferentes para uma cozinha harmoniosa.

4 em 1

Pré-aqueça as suas chávenas para desfrutar de um café perfeito. Mantenha os alimentos quentes para poder servir à temperatura ideal. A função Cozinhar a baixas temperaturas conserva o aroma e os nutrientes para resultados sempre maravilhosos.

Gaveta aquecedora Gourmet



ESW 7010

P.V.P. rec.: 1.449 €

N.º material:

Cinza grafite: 11149260

Preto obsidiana: 11149250

- Para nicho de 14 cm de altura
- Capacidade para um serviço de jantar para 6 pessoas
- Temperatura regulável até 85 °C
- Pré-aquece pratos, mantém os alimentos quentes e cozinha a baixa temperatura
- **Conectividade Miele@home**
- Medidas da gaveta aquecedora (L x A x P): 595 x 141 x 570 mm
- **Inclui voucher para livro de receitas gratuito**



GAVETAS DE VÁCUO

Apresenta uma grande variedade de aplicações: preserva a qualidade dos alimentos, conserva-os durante mais tempo e prepara-os para que possam ser usados na confeção sous-vide.

Pode embalar a vácuo os alimentos que não utilizou e congelá-los: os nutrientes, o sabor e as vitaminas são conservados durante muito mais tempo do que na congelação normal. Além disso, pode embalar líquidos a vácuo sem problema.

Gaveta de vácuo



EVS 7010

P.V.P. rec.: 2.699 €

N.º material:

Cinza grafite: 11149320

Preto obsidiana: 11149310


- Para nicho de 14 cm de altura
- Capacidade de 8 litros
- Embalagem a vácuo de sacos de tamanhos diferentes e de recipientes
- Três níveis de vácuo e selagem
- Medidas da gaveta (L x A x P): 595 x 141 x 570 mm
- **Inclui voucher para livro de receitas gratuito**

Placas de indução*



Booster

Concentração de toda a potência de duas zonas de cozinhar numa só para um início de confeção muito rápido.




SingleSlide

Os níveis de potência e os tempos ajustam-se de forma precisa a partir do controlo deslizante ao centro. Com timer, desativação automática ou contagem ascendente.



PowerFlex

Grande flexibilidade, potência máxima: recipientes grandes aquecem muito rapidamente e sem problemas.




Práticas funções extra

Função Stop&Go para diminuir a potência de todas as zonas de cozinhar para o mínimo com o toque de um botão, por exemplo, caso se afaste brevemente da sua placa. Os alimentos mantêm-se à temperatura de servir com a função manter quente. Outra vantagem é que se ativar o timer, a zona de cozinhar apaga-se depois deste tempo.



Funções de segurança


Proteção máxima em qualquer situação: o bloqueio de colocação em funcionamento protege contra uma ativação não autorizada ou involuntária. O indicador de calor residual relembra que não deve tocar nas zonas ainda quentes.



Ligação em rede com Miele@home

O nosso inovador sistema Miele@home ajuda a tirar o máximo partido dos seus eletrodomésticos Miele. Todos os eletrodomésticos inteligentes da Miele podem ser ligados em rede de forma confortável e segura. É muito fácil de usar, bem como a app da Miele, por comando de voz ou com integração em sistemas domóticos.


Aprox. 62 cm de largura (corte a partir de 60 cm)



KM 8665 FL
P.V.P. rec.: 1.999 €
N.º material: 12953140

- + Indução total para até **4 recipientes**
- + Zona de cozinhar de 570 x 380 mm
- + Modo profissional: ajuste da potência para onde movimento o recipiente
- Compatível com **recipientes inteligentes M Sense**
- Controlo simples e intuitivo de cada zona com MultiSlide
- Medidas do corte: 600 x 500 mm
- Medidas da placa: 620 x 520 mm

Aprox. 62 cm de largura (corte a partir de 56 cm)



KM 8462 FL
P.V.P. rec.: 1.299 €
N.º material: 12953080

- **4 zonas (2xØ230 mm/Ø190 mm incluindo 1 zona PowerFlex de 230 x 390 mm)**
- Seleção rápida com SingleSlide
- **Placa para grelhar Gourmet de oferta***
- Medidas do corte: 560-600 x 490-500 mm
- Medidas da placa: 620 x 520 mm

KM 8462 FR
P.V.P. rec.: 1.299 €
N.º material: 12953070

Com moldura de aço inox. (+6 mm em relação às medidas da placa)



KM 7363 FL
P.V.P. rec.: 1.249 €
N.º material: 12418250

- **4 zonas (2xØ220 mm /2xØ160 mm) incluindo 1 zona Flex de 210 x 400 mm**
- Medidas do corte: 560-600 x 490-500 mm
- Medidas da placa: 620 x 520 mm



KM 7361 FL
P.V.P. rec.: 899 €
N.º material: 12418240

Sem moldura para instalação sobre a bancada ou à face

- **4 zonas (Ø220 mm/2xØ190 mm /Ø160 mm)**
- Medidas do corte: 560-600 x 490-500 mm
- Medidas da placa: 620 x 520 mm

KM 7361 FR
P.V.P. rec.: 899 €
N.º material: 12418230

Com moldura de aço inox. (+6 mm em relação às medidas da placa)



KM 7360 FL
P.V.P. rec.: 849 €
N.º material: 12418220

Sem moldura para instalação sobre a bancada ou à face

- **3 zonas (Ø280 mm/Ø220 mm /Ø160 mm)**
- Função Stop&Go
- Função Booster
- Con@ctivity: comunicação com o exaustor
- Conectividade Miele@home
- Medidas do corte: 560-600 x 490-500 mm
- Medidas da placa: 620 x 520 mm

KM 7360 FR
P.V.P. rec.: 849 €
N.º material: 12418210

Com moldura de aço inox. (+6 mm em relação às medidas da placa)



Recipientes M Sense

Recipientes que comunicam com a placa. Com comandos integrados e sensores de temperatura que transformam a cozinha numa experiência culinária cada vez mais inteligente.



MultiSlide

Cada zona de cozinhar é controlada mediante um controlo de deslize individual. Desde manter quente, até um booster ou timer, desativação automática ou temporizador ascendente.



Modo profissional

Potência que segue o recipiente: a placa ajusta a potência por zonas consoante mova o recipiente.



Indução total

Desfrute da derradeira liberdade: pode usar toda a placa, sem zonas de cozinhar predefinidas e, portanto, com a máxima flexibilidade.



Revestimento DiamondFinish

Robusto e elegante: com o revestimento DiamondFinish especialmente resistente e de alta qualidade produzem-se notoriamente menos arranhões. Com **linha de luz** que realça a zona de cozinhar.



Comando inteligente

Concentre-se na confeção: com Con@ctivity 3.0, o exaustor sabe o que tem a fazer. O exaustor reage automaticamente conforme as regulações na placa.

80 cm de largura (corte a partir de 75 cm)



KM 8484 FL

P.V.P. rec.: 1.599 €

N.º material: 12953090

- 5 zonas (Ø230 mm/2x Ø220 mm /Ø190 mm/Ø160 mm) com 1 zona
- **PowerFlex 230 x 460 mm**
- + Seleção rápida e precisa com **SingleSlide**
- + Aquecimento inicial muito rápido
- Medidas do corte: 750-780 x 490-500 mm
- Medidas da placa: 800 x 520 mm



KM 7373 FL

P.V.P. rec.: 1.249 €

N.º material: 12418260

- 4 zonas (Ø220 mm/2xØ210 mm /Ø160 mm) de cozinhar com zona Flex de 210 x 400 mm
- Medidas do corte: 750-780 x 490-500 mm
- Medidas da placa: 800 x 520 mm

80 cm de largura

Aprox. 60 cm de largura (corte a partir de 60 cm)

**KM 8885-2 FL Diamond****P.V.P. rec.: 3.599 €****N.º material: 12953200**


- + **Oferta de frigideira e panela inteligente M Sense (no valor de 500 €)**
- + Duplamente resistente: indução total com revestimento robusto e sofisticado **DiamondFinish** (Graphite black)
- + **Light line:** linha de luz que realça a zona de cozinhar
- Medidas do corte: 780 x 500 mm
- Medidas da placa: 800 x 520 mm

**KM 8765 FL Diamond****P.V.P. rec.: 2.399 €****N.º material: 12953190**

- + Duplamente resistente: indução total com revestimento robusto e sofisticado **DiamondFinish** (Graphite black)
- + **Light line:** linha de luz que realça a zona de cozinhar
- + **Modo profissional:** a placa ajusta a potência para onde move o recipiente
- Medidas do corte: 600 x 500 mm
- Medidas da placa: 620 x 520 mm

**KM 8685-2 FL MattFinish****P.V.P. rec.: 2.999 €****N.º material: 12953160**


- + **Design preto mate ainda mais resistente**
- Medidas do corte: 780 x 500 mm
- Medidas da placa: 800 x 520 mm

**KM 8565 FL MattFinish****P.V.P. rec.: 1.699 €****N.º material: 12953110**


- + Design preto mate ainda mais resistente
- Medidas do corte: 600 x 500 mm
- Medidas da placa: 620 x 520 mm

**KM 8685-2 FL****P.V.P. rec.: 2.699 €****N.º material: 12953150**

- + **Indução total para até 6 recipientes**
- + Zona de cozinhar de 740 x 380 mm
- + **Modo profissional:** a placa ajusta a potência para onde move o recipiente
- Medidas do corte: 780 x 500 mm
- Medidas da placa: 800 x 520 mm

**KM 8565 FL****P.V.P. rec.: 1.499 €****N.º material: 12953100**


- 4 zonas (Ø230 mm) incluindo 2 zonas PowerFlex de 230 x 390 mm 7,3 kW
- Aquecimento inicial muito rápido
- Controlo simples e intuitivo de cada zona com **MultiSlide**
- Medidas do corte: 600 x 500 mm
- Medidas da placa: 620 x 520 mm

**KM 8585-2 FL****P.V.P. rec.: 1.999 €****N.º material: 12953130**

- + 6 zonas de cozinhar incluindo **3 zonas PowerFlex** de 230 x 390 mm
- + **Compatível com recipientes inteligentes M Sense**
- Medidas do corte: 780 x 500 mm
- Medidas da placa: 800 x 520 mm

**CS 1212-1I****P.V.P. rec.: 1.499 €****N.º material: 9068610**

- Placa de indução com 2 zonas (230 mm/160 mm de diâmetro)
- TwinBooster: máxima potência
- Medidas do corte: 272 x 500 mm
- Medidas da placa: 288 x 73 x 520 mm

**CS 1312 BG****P.V.P. rec.: 1.349 €****N.º material: 7129340**

- Barbecue Grill elétrico
- 2 zonas reguláveis
- Grelha em ferro fundido
- Medidas do corte: 272 x 500 mm
- Medidas da placa: 288 x 115 x 520 mm

**KM 3054-1****P.V.P. rec.: 1.999 €****N.º material: 10939070**

- + 5 queimadores incl.
- 1 Wok duplo
- Medidas do corte: 916 x 500 mm
- Medidas da placa: 942 x 53 x 526 mm

**KM 2034 G****P.V.P. rec.: 1.299 €****N.º material: 7111190**

- 5 queimadores incl. 1 Wok duplo
- Medidas do corte: 560 x 480-490 mm
- Medidas da placa: 750 x 90 x 520 mm


**KM 2012 G****P.V.P. rec.: 949 €****N.º material: 7111180**

- 4 queimadores incl. 1 Wok simples
- GasStop
- Grelhas ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Medidas do corte: 560 x 480-490 mm
- Medidas da placa: 650 x 90 x 520 mm

**KM 2010****P.V.P. rec.: 899 €****N.º material: 7187740**

- 4 queimadores
- GasStop
- Grelhas ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Medidas do corte: 560 x 480-490 mm
- Medidas da placa: 580 x 90 x 480 mm

75 cm de largura



KM 6523 FL

P.V.P. rec.: 1.049 €

N.º material: 12060640

- Instalação à face
- 4 zonas de cozinhar (210 mm/170 mm/280 mm /145 mm de diâmetro) incluindo uma zona Vario de 170 x 290 mm
- Medidas para instalação à face: 730-756 x 470-496 mm
- Medidas da placa: 752 x 45 x 492 mm

Aproximadamente 60 cm de largura



KM 6540 FR

P.V.P. rec.: 949 €

N.º material: 10873510

- 4 zonas de cozinhar (210 mm /170 mm/160 mm/145 mm de diâmetro) incluindo uma zona Vario de 170 x 265 mm
- + Conectividade Miele@home
- Medidas do corte: 600 x 500 mm
- Medidas da placa: 614 x 43 x 514 mm



KM 6520 FR

P.V.P. rec.: 799 €

N.º material: 10873500

- 4 zonas de cozinhar (210 mm/180 mm/160 mm /145 mm de diâmetro)
- Medidas do corte: 560 x 490 mm
- Medidas da placa: 574 x 48 x 504 mm



KM 6527 FR

P.V.P. rec.: 749 €

N.º material: 11705880

- Design com moldura em aço inoxidável
- 3 zonas de cozinhar (270 mm/180 mm/160 mm de diâmetro)
- 1 zona de 27 com circuito triplo
- Stop&Go
- Medidas do corte: 560 x 490 mm
- Medidas da placa: 574 x 48 x 504 mm



- **Teppan Yaki elétrico**
- 2 zonas de cozinhar reguláveis
- Superfície em aço inoxidável
- Medidas do corte: 364 x 500 mm
- Medidas do placa:
380 x 118 x 520 mm

CS 1327 Y

P.V.P. rec.: 2.399 €

N.º material: 7986890



Placa a gás



- + Placa a gás com funções eletrônicas
- + 5 queimadores incl. 1 Wok duplo
- + GasStop & ReStart
- Medidas do corte: 862 x 490 mm
- Medidas da placa: 888 x 105 x 508 mm

KM 2356-1 G

P.V.P. rec.: 1.899 €

N.º material: 10939190



Placas

com exaustor integrado*



Dupla poderosa

A comprovada tecnologia de indução Miele combinada com um exaustor eficaz tornam esta placa numa verdadeira protagonista na sua cozinha.



Plug&Play

Plug&Play para planeamento e montagem fáceis: de fácil instalação, o ar filtrado é reconduzido para o espaço através de uma discreta abertura no rodapé, sem um sistema de tubos adicional.



Muito espaço para cozinhar

É possível colocar vários recipientes grandes, uns atrás dos outros ou utilizar a prática função de ponte para ligar facilmente as zonas de cozinhar.





Motor Silence

Extra silencioso: o motor Miele é 25 % mais silencioso do que os modelos anteriores.



Filtro de gorduras metálico em aço inoxidável

Os filtros de gordura metálicos de 10 camadas são adequados para a máquina de lavar louça e muito duradouros.



Exaustão perfeita

Graças ao seu design elegante e discreto, o seu exaustor pode ser perfeitamente integrado em qualquer estilo de instalação e define novos padrões em termos de estética e versatilidade.

Placas de indução com exaustor integrado



- **Motor Silence**
- **Design compacto:** bastam 200 mm livres por baixo da bancada
- 4 zonas de cozinhar (Ø210 mm) que se transformam em 2 zonas Flex de 210 x 420 mm
- Instalação sobre a bancada ou à face
- Con@ctivity: comunicação com o exaustor
- Conectividade Miele@home
- Potência máxima: até 610 m³/h
- Medidas do corte: 780 x 500 x 200 mm

KMDA 7473-1 FL Silence

P.V.P. rec.: 3.199 €

N.º material: 12259180





- **Motor Silence**
- **Design compacto:** só precisa de 200 mm livres por baixo da bancada
- 4 zonas de cozinhar (2 com 220 mm de diâmetro / 2 com 190 mm de diâmetro)
- Instalação sobre a bancada ou à face
- Comunicação com o exaustor
- Conectividade Miele@home
- Potência máxima de até 610 m³/h
- Medidas do corte: 780 x 500 x 200 mm

KMDA 7272-1 FL

P.V.P. rec.: 2.899 €

N.º material: 12970660

As placas com exaustor integrado **KMDA da Miele** estão disponíveis em três modos de instalação que permitem uma **instalação perfeita e simples** em qualquer espaço.

- Instalação tanto sobre a bancada como à face.
- Instalação sobre a bancada a partir de 10 mm de grossura e uma profundidade de bancada mínima de 600 mm.
- 900 mm de largura mínima do móvel de instalação e 200 ou 234 mm de altura, consoante o modelo.
- O tabuleiro de recolha e a tampa de limpeza inferiores devem ficar acessíveis.

Modo com instalação com saída de ar guiada:

- Para efetuar os trabalhos de manutenção deve ser possível retirar o painel posterior do móvel e a altura mínima do rodapé deve ser de 100 mm.

Modo com instalação Plug&Play:

- Deixar, no mínimo, 25 mm de espaço na parte de trás do móvel.
- Deve ser garantida uma ventilação adequada de, pelo menos, 425 cm² através do rodapé. Para tal, é possível cortar o painel do rodapé ou criar grelhas ou recortes.

Acessórios recomendados

Modo de saída de ar para o exterior




Conjunto DFKS-AR

N.º material: 12226910

Inclui caixa de parede DMK 150-1 que garante uma excelente extração. Testada por ensaio Blower Door de hermeticidade para edifícios de baixo consumo.

Modo de recirculação de ar guiada





Conjunto DFKS-UR

N.º material: 12226890

KMDA inclui filtro de carvão ativado DFK 35-P. Filtro regenerável DFK 1000-R nem fornecido nem na KMDA nem no conjunto.

Modo Plug&Play



Não são necessários acessórios adicionais

Filtro de carvão ativado DKF 35-P e adaptador Plug&Play incluídos em todas as KMDA -U.

Acessórios

Eletrodomésticos de cozinha

Acessórios para placas



Conjunto KMTS 5704-3

P.V.P. rec.: 529,99 €

N.º material: 12625700

- Conjunto de 4 recipientes em aço inoxidável robusto e de elevada qualidade com tampas com saída de vapor lateral

Acessórios para fornos



Pedra Gourmet

P.V.P. rec.: 219,99 €

N.º material: 11901190

- Pedra Gourmet Miele para pizza e assar

Tabuleiro AirFry HBBL 71

P.V.P. rec.: 89,99 €

N.º material: 9520620

- Tabuleiro perfurado para forno e AirFry para resultados crocantes

Acessórios para placas



Teppan Yaki KMTY

P.V.P. rec.: 299,99 €

N.º material: 11555900

- Usufrua de uma experiência de cozinhar única nas placas de indução Miele

Acessórios para placas



Placa para grelhar Gourmet GGRP

P.V.P. rec.: 244,99 €

N.º material: 10009310

- Permite uma experiência de grelhar única nas placas de indução Miele

Assadeiras Gourmet



Assadeira Gourmet HUB 5001-XL (8 kg)

P.V.P. rec.: 299,99 €

N.º material: 10314310

- Assadeira Gourmet apta para forno para assar, refogar e gratinar



Assadeira Gourmet HUB 5001-M (5 kg)

P.V.P. rec.: 259,99 €

N.º material: 10314270

- Assadeira Gourmet apta para forno e indução para assar, refogar e gratinar

Tampas para assadeira Gourmet



Tampa para assadeira Gourmet HBD 60-35

P.V.P. rec.: 139,99 €

N.º material: 5136960

- Tampa para assadeira Gourmet compatível com HUB 61-35, HUB 62-35, HUB 5000-XL e HUB 5001-XL



Tampa para assadeira Gourmet HBD 60-22

P.V.P. rec.: 109,99 €

N.º material: 5136950

- Tampa para assadeira Gourmet compatível com HUB 61-22, HUB 62-22, HUB 5000-M e HUB 5001-M



Exaustores*



Con@ctivity

Concentre-se totalmente na confeção: com Con@ctivity, o seu exaustor executa automaticamente a ação correta. Assim que a placa é ligada ou desligada, o exaustor reage automaticamente. A capacidade de sucção é automaticamente ajustada consoante os acontecimentos na placa, o que garante que o ambiente se mantém agradável.



Silence

Equipado com revestimento especial de isolamento acústico que reduz o ruído de forma eficiente.




Possibilidades de instalação

Em saída de ar ou em recirculação de ar com filtro de carvão ativado. Nos exaustores com modo de funcionamento por recirculação de ar, o filtro de carvão ativado neutraliza os odores. Este filtro pode ser de utilização única (deve ser substituído periodicamente) ou regenerável no forno.

Tipos de exaustores

Exaustores de parede e de ilha

O centro das atenções.



Exaustores de ilha



Exaustores de parede



Sistemas Downdraft

A solução elegante por trás da placa.



Exaustores de encastrar. A solução perfeita para cada situação de montagem.



Exaustores de pala



Exaustores de pala



Exaustores de encastrar



- 90 cm de largura
- + Conectividade Wi-Fi & Con@tivity
- + Exaustão lateral
- Potência máxima: 675 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 898 x 443 x 388 mm



- 90 cm de largura
- + Motor ECO eficiente e muito silencioso
- Potência máxima: 650 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 898 x 62 x 500 mm



DAH 2960

P.V.P. rec.: 1.299 €

N.º material: 12553570

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Chaminé de 419 mm a 799 mm DADC 1000
- Filtro de carvão DKF 29-P, DKF 29-S e filtro regenerável DKF 29-R



PUR 98 W

P.V.P. rec.: 1.049 €

N.º material: 10383640

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Chaminé DACW (3 medidas 895 mm/1455 mm/1775 mm)
- Filtro de carvão DKF 12-P e filtro regenerável DKF 12-R



- 90 cm de largura
- Design com frente em vidro
- Potência máxima: 670 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 880 x 500 x 260 mm



- 60 cm de largura
- Saída ou recirculação de ar
- Potência máxima: 545 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 598 x 125 x 500 mm



DA 9092 W

P.V.P. rec.: 1.099 €

N.º material: 12526090

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Chaminé de 380 mm a 740 mm DADC 9000
- Filtro de carvão DKF 29-P, DKF 29-S e filtro regenerável DKF 29-R



DA 1260

P.V.P. rec.: 549 €

N.º material:

Branco: 10552960

Aço inox.: 10552920



- 60 cm de largura
- Pannel em vidro
- Comando tátil
- Potência máxima: 635 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 598 x 443 x 388 mm



DAH 1650

P.V.P. rec.: 899 €

N.º material:

Preto obsidiana: 12553480

Branco: 12553490

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Chaminé de 419 mm a 799 mm DADC 1000
- Filtro de carvão DKF 29-P, DKF 29-S e filtro regenerável DKF 29-R

Exaustores de ilha



- 90 cm de largura
- + Altura personalizável
- + Apenas recirculação de ar
- Potência máxima: 620 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 1000 x 112 x 700 mm

DA 6708 D

P.V.P. rec.: 3.699 €

N.º material:

Preto obsidiana: 10755630

Preto/Aço inox.: 10755650

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Conjunto de fixação ao teto DUD 6700
- Filtro de carvão DKF 21-P e filtro regenerável DKF 21-R

Exaustores de pala



- + Design da frente em vidro preto
- + SmartControl
- Potência máxima: 720 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 896/596 (consoante modelo) x 36 x 273 mm

DAS 4930

P.V.P. rec.: 1.049 €

90 cm largura

N.º material: 12011280

DAS 4630

P.V.P. rec.: 949 €

60 cm largura

N.º material: 12011250

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Conjunto de filtros para a primeira colocação em funcionamento DKFS 31-P e DKFS 31-R
- Filtros de substituição de carvão DKF 31-P e filtro regenerável DKF 31-R

Exaustores de bancada Downdraft



- **Exaustor telescópico** que fica completamente oculto quando não está a ser usado
- AmbientLight: personalização da cor e ajuste da temperatura de iluminação
- Exaustão periférica
- Con@ctivity: comunicação com a placa
- Instalação flexível com Plug&Play, recirculação guiada ou saída para o exterior
- Potência máxima: 640 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 800/936 (consoante o modelo) x 300 x 120 mm

DAD 6880 DAD 6980

80 cm largura 93,6 cm largura

P.V.P. rec.: 2.799 €

N.º material:

DAD 6880: 12965470

DAD 6980: 12965480

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Conjunto Plug&Play com adaptador para saída de ar + filtros DUP 150 UBS

Exaustores de teto



- 90 cm de largura
- Motor ECO eficiente e muito silencioso
- Controlo eletrónico
- Conectividade Wi-Fi e Con@ctivity
- Potência máxima: 685 m³/h
- Funcionamento por recirculação de ar com Plug&Play
- Medidas do exaustor (L x A x P): 1165 x 196 x 500 mm

DAC 2940

P.V.P. rec.: 1.799 €

N.º material:

Negro Branco: 12553450

Preto/Aço inox.: 12553410

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Filtro de carvão DKF 35-P, DKF 35-S e filtro regenerável DKF 40-R

Exaustores de ilha



- 90 cm de largura
- Saída ou recirculação de ar
- Potência máxima: 650 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 898 x 70 x 598 mm



PUR 98 D

P.V.P. rec.: 1.849 €

N.º material: 10383620

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Chaminé DACI (3 tamanhos 900 mm/1360 mm/1660 mm)
- Filtro de carvão DKF 12-P e filtro regenerável DKF 12-R

Exaustores de pala



- + Motor ECO silencioso
- + Ligação Wi-Fi e Con@ctivity
- Potência máxima: 600 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 896/596 (consoante modelo) x 36 x 273 mm



DAS 4920

P.V.P. rec.: 899 €

90 cm largura

N.º material: 12011270



DAS 4620

P.V.P. rec.: 799 €

60 cm largura

N.º material: 12011240

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Conjunto de filtros para a primeira colocação em funcionamento DKFS 31-P e DKFS 31-R
- Filtros de substituição de carvão DKF 31-P e filtro regenerável DKF 31-R

Exaustores de encastrar



- Saída ou recirculação de ar
- Potência máxima: 600 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 584 x 63 x 297 mm



DA 2360

P.V.P. rec.: 849 €

60 cm largura

N.º material: 10555610

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Filtro de carvão DKF 19-P



- Design em aço inox
- Saída ou recirculação de ar
- Potência máxima: 555 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 896/596 (consoante modelo) x 36 x 273 mm



DAS 2920

P.V.P. rec.: 749 €

90 cm largura

N.º material: 12011230



DAS 2620

P.V.P. rec.: 649 €

60 cm largura

N.º material: 12011220

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Conjunto de filtros para a primeira colocação em funcionamento DKFS 31-P e DKFS 31-R
- Filtros de substituição de carvão DKF 31-P e filtro regenerável DKF 31-R



- Motor ECO eficiente e silencioso
- **Ligação Wi-Fi** e Con@ctivity
- Potência máxima: 730 m³/h
- Medidas do exaustor DA 2578 (L x A x P): 702 x 50 x 402 mm
- Medidas do exaustor DA 2558 (L x A x P): 532 x 30 x 372 mm



DA 2578

P.V.P. rec.: 999 €

70 cm largura

N.º material: 10751660



DA 2558

P.V.P. rec.: 799 €

53 cm largura


N.º material: 10862750

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:


- Filtro de carvão DKF 15-P

Esquemas de instalação*


Esquema geral de encastre para fornos




Esquema geral para fornos compactos




M 7140 TC M, M 7240 TC e M 7244 TC




M 2240




M 2240 SC



M 2230 SC, M 2234 SC




M 2230 SC, M 2234




* Consulte miele.pt para obter mais detalhes sobre os esquemas de instalação e medidas de encastre.


KM 8665 FL, KM 8565 FL
e KM 8765 FL
Instalação sobre a bancada




KM 8585-2FL, KM 8685-2FL
e KM 8885-2FL
Instalação sobre a bancada




KM 7373 FL e KM 8484 FL
Instalação sobre a bancada




KM 7360 FL, KM 7361 FL, KM 7363 FL
e KM 8462 FL
Instalação sobre a bancada




KM 2012 G




KM 6527 FR e KM 6520 FR




KM 6523 FL



KM 6540 FR



KM 2034




Technical drawing of a mechanical part, showing a perspective view and a cross-section. The perspective view includes dimensions: 695 (width), 398 (height), 22 (thickness), 880 (length), 278 (height), 128 (height), 695 (width), 500 (height), 250 (height), 6 (thickness), 84 (width), 40 (width), 150 (width), 100 (height), and 50 (height). The cross-section shows a central hole with a diameter of 60 and a depth of 30. The part is labeled with 1, 2, and 3, indicating different sections or features.


Technical drawing of the 1000x700x112mm base plate. The drawing shows a perspective view of a rectangular plate with dimensions 1000mm (length), 700mm (width), and 112mm (height). The plate has a central slot and four mounting points labeled 1). Dimensions are given as 930mm (total length), 620mm (distance from top edge to mounting point), 500mm (distance from top edge to slot), and 150mm (distance from slot to bottom edge).

- 1) Tubo de exaustão, diâmetro de 150 mm
O tubo vem montado de fábrica do lado esquerdo. É possível rodar a carcaça a 90 graus para instalar o tubo para a frente/trás. Para girar, deve haver espaço livre de 100 mm no teto à frente e atrás do recorte do teto. Para instalar o tubo para a direita, o exaustor deve ser instalado girado a 180 graus.
- 2) Tubo, diâmetro de 150 mm, como saída de ar no modo Plug & Play ou para a ligação a um tubo de ar no modo de recirculação guiada. O tubo vem montado de fábrica do lado esquerdo. Não é possível converter para que esteja virado para a frente/trás. Para instalar o tubo para a direita, o exaustor deve ser instalado girado a 180 graus.

PUR 98 D




DA 2360




O exaustor é fixado no corte por braçadeiras. É necessária uma superfície de instalação sólida, por exemplo, de madeira. A estrutura deve poder suportar a carga. Em redor das braçadeiras, os componentes, como suportes e condutas, devem estar a uma distância mínima de 25 mm do corte.

1) Tubo de saída de ar alternativo para trás


DA 2578




DA 1260



DA 2558



DAS 2620, DAS 2920




1) A parte da frente do móvel superior deve ter um rodapé para fixar o exaustor. Se o aparelho for instalado mais atrás, por exemplo, para alojar um painel frontal, o painel base deve ser assim mais profundo.

2) Caso o móvel tenha uma parede divisória, esta deve ser desmontável.

3) Saída de ar, recirculação com conjunto de conversão DUU 150.


* Nesta situação de montagem, a placa defletora fica à face com a aresta frontal do corpo do exaustor. Para colocar o exaustor mais para a frente ou para trás (por exemplo, caso tenha um painel frontal), é necessário adaptar as medidas. A altura do móvel superior e as medidas do corte devem ter em conta qualquer acessório montado (por ex., silenciador, conjunto de conversão para recirculação). Nota para DAS 2920: ter em conta 900 mm de largura do móvel e frente do exaustor de 896 mm.

DAD 6880



1. Recorte escalonado para montagem integrada em bancadas de pedra natural (granito, mármore).
 2. Verificar estabilidade suficiente dos materiais.
 3. Recorte descentrado, tubo de saída de ar, diâmetro 150 mm.
- * Só necessário se são instalados tubos planos por baixo de armários ou se usa a caixa de recirculação DUU 600.

DAD 6980




1. Recorte escalonado para montagem integrada em bancadas de pedra natural (granito, mármore).
 2. Verificar estabilidade suficiente dos materiais.
 3. Recorte descentrado, tubo de saída de ar, diâmetro 150 mm.
- * Só necessário se são instalados tubos planos por baixo de armários ou se usa a caixa de recirculação DUU 600.

Esquemas de instalação KMDA


Opções de instalação: recirculação Plug&Play com saída livre (inclui filtro de carvão e adaptador), recirculação guiada para rodapé (não inclui tubos) ou saída de ar para exterior (não inclui tubos).

KMDA 7272 FL
Instalação sobre a bancada




1) Frente 2) Tabuleiro de recolha removível 3) Tampa de limpeza 4) Caixa de ligação à rede com cabo de ligação à rede, C = 1600 mm 5) Espessura da bancada, funcionamento por saída de ar e por recirculação de ar guiado: ≥ 10 mm, modo Plug & Play: ≥ 10 mm – ≤ 40 mm

KMDA 7272 FL
Instalação à face




1) Frente 2) Tabuleiro de recolha removível 3) Tampa de limpeza 4) Caixa de ligação à rede com cabo de ligação à rede, C = 1600 mm 5) Facetado escalonado para bancada de trabalho em pedra natural 6) Estrutura de apoio em madeira 12 mm (acessórios não incluídos com o eletrodoméstico) 7) Espessura da bancada, funcionamento por saída de ar e por recirculação de ar guiado: ≥ 10 mm, modo Plug & Play: ≥ 10 mm – ≤ 40 mm

KMDA 7272 FL
Instalação sobre a bancada. Instalação com saída guiada (não inclui tubos)




1) O painel traseiro deve ser removível para fins de manutenção. Para conduzir o canal de ar entre o painel traseiro e uma parede complementar ou um móvel adjacente deve ser cumprida uma distância mínima de 110 mm. 2) O tabuleiro de recolha removível deve estar acessível após a montagem.

KMDA 7272 FL




Recirculação Plug&Play (KMDA 7272FL-U inclui adaptador de saída livre traseira e filtro de carvão)

KMDA 7272 FL




Recirculação guiada com conjunto de tubos e caixa de rodapé (não incluído)

KMDA 7272 FL



Saída de ar guiada para o exterior

KMDA 7272 FL, KMDA 7473 FL
Instalação sobre bancada, sem moldura



1) Para conduzir o canal de ar entre o painel traseiro e uma parede complementar ou um móvel adjacente deve ser cumprida uma distância mínima de 25 mm. 2) O tabuleiro de recolha removível deve estar acessível após a montagem. 3) A secção transversal da abertura de ventilação deve ser de, pelo menos, 425 cm²

KMDA 7272 FL - DFKS-UR
(nº mat.: 12226890)



Conjunto de tubos planos para recirculação guiada que permite unir tubos para cobrir as situações de instalação mais comuns em todos os lados do aparelho, tendo em conta as diferentes profundidades de bancada.

Composto por: 1 x DFK-AK 90, 1 x DFK-BV 90, 1 x DFKBH 90, 2 x DFK-R 1000, 1 x DFK-L, 1 x DFK-V, 1 x DFK-DB, 1 x DUU 1500

KMDA 7272 FL - DFKS-AR
(nº mat.: 12226910)



Conjunto de tubos planos para saída de ar para o exterior que permite unir tubos para cobrir as situações de instalação mais comuns.

Composto por 2 x DFK-AK 90, 1 x DFK-BH 90, 2 x DFK-R 1000, 1 x DFK-A, 1 x DFK-DB, 1 x DMK 150-1

Aspiração.

Encontre a sua opção perfeita

Descubra uma gama de aspiradores que se adapta à sua vida. Desde modelos com saco e sem saco até a modelos verticais sem fios, cada detalhe é pensado para oferecer um rendimento e simplicidade máxima. Os nossos aspiradores superam provas rigorosas para garantir uma durabilidade excepcional e obtêm avaliações máximas em testes independentes.



Verticais sem fios



Escova elétrica MultiFloor

Para uma limpeza ideal: a velocidade do rolo adapta-se ao tipo de pavimento.



Design 3 em 1

Três modos que se adaptam de forma dinâmica à sua rotina de limpeza e estilo de vida.



ParkSystem


O conforto de ter um aspirador que fica em pé e não precisa de ser encostado à parede ou móvel.

Sem saco



Esvaziamento higiénico

Inovadora separação do pó: esvaziamento do pó fino e da sujidade maior em separado.



Acessórios de alta qualidade

Prenda a escova para estofos, tubo plano e escova para móveis num clipe para os ter sempre à mão.



Rodas TrackDrive

Seguro e manobrável: graças às suas rodas laterais é fácil de manobrar e de controlar.

Com saco



Sistema de filtragem com ComfortFit

O sistema de filtragem da Miele com ComfortFit destaca-se pela sua elevada eficiência para uma melhor qualidade do ar depois de aspirar.



Acessório para juntas e estofos integrado

Acessórios inteligentes: o acessório para juntas e estofos poupa espaço e é rápido e fácil de usar.



Pega Comfort com comando

A pega ergonómica permite uma utilização sem esforço e a escova multifunções integrada agiliza a limpeza.

Novo TRIFLEX HX3

A partir de junho de 2026

Wet & Dry

Duas formas de limpar.

Um padrão Miele.

Nova geração TRIFLEX HX3 com novos designs e funcionalidades.



A escolha é sua. A nova gama Triflex HX3 traz flexibilidade e rendimento máximo a qualquer casa, com modelos criados para se adaptarem a qualquer estilo de vida. Desde potentes modelos com excelente potência de sucção a seco até ao modelo Triflex HX3 Aqua que lava na perfeição.



AquaTwister

Para uma casa mais limpa com menos esforço. Esta inovadora escova com discos rotativos de tecido laváveis na máquina substitui a escova normal e permite lavar o chão para simplificar a sua rotina.



Ar mais limpo com cada aspiração

O Triflex HX3 limpa o pavimento e o ar que respira. Equipado com um filtro HEPA Lifetime, é perfeito para pessoas com alergias⁵ e para quem valoriza um nível de limpeza superior.



Visor digital

Visor digital intuitivo que indica o tempo restante em minutos para que possa ter tudo sob controlo.



Modo Boost

Potência adicional para sujidade mais difícil. Aumenta a potência durante 10 segundos para aspirar as zonas mais difíceis.



Novidade
Junho 2026

Triflex HX3 Plus

P.V.P. rec.: 849 €

N.º material: 12887870

- + Até 140 minutos de autonomia²
- + Duas baterias de íões de lítio VARTA
- + Escova elétrica MultiFloor XXL (28 cm) com BrilliantLight e escova HardFloor Care para pavimentos delicados
- + Cor: Titânio PearlFinish



Novidade
Junho 2026

Triflex HX3 Aqua

P.V.P. rec.: 799 €

N.º material: 12887880

Detergente
FloorClean
de oferta!

- + Escova elétrica MultiFloor XXL (28 cm) com BrilliantLight
- + Escova AquaTwister com foco de luz 360°, reservatório de água de 300 ml. Inclui 2 discos AquaPads, amostra de detergente FloorClean e tabuleiro de recolha
- + Cor: Preto obsidiana



Novidade
Junho 2026

Triflex HX3 Cat & Dog

P.V.P. rec.: 749 €

N.º material: 12887850

- Função inovadora 3 em 1³ com tecnologia Vortex¹
- Até 70 minutos de autonomia²
- Bateria substitutível de íões de lítio VARTA
- Filtro HEPA⁴ Lifetime
- Visor digital com indicador de tempo restante de autonomia
- Modo Boost
- + Escova MultiFloor XXL (28 cm) com BrilliantLight e escova elétrica Electro Compact especial para animais
- + Cor: Preto obsidiana



Novidade
Junho 2026

Triflex HX3 HardFloor

P.V.P. rec.: 699 €

N.º material: 12887860

- Função inovadora 3 em 1³ com tecnologia Vortex¹
- Até 70 minutos de autonomia²
- Bateria intercambiável de íões de lítio VARTA
- Filtro HEPA⁴ Lifetime
- Visor digital com indicador de tempo restante de autonomia
- Modo Boost
- Escova MultiFloor XXL (28 cm) com BrilliantLight e escova HardFloor Care para pavimentos delicados
- Cor: Cinza grafite

1. Ao aspirar pó em pavimentos duros com fendas no modo High-Mode, obtém-se uma recolha de até 100 %, medida de acordo com a norma IEC 62885-4:2024.
2. Aplicável ao modo Low-Mode sem a escova elétrica MultiFloor XXL conectada.

3. Patente: DE 10 2016 105 475 B4
4. Em conformidade com a norma EN1822/2011
5. Em conformidade com a norma IEC 62885-4



TRIFLEX HX2 · Aspiradores verticais sem fios



Triflex HX2 Pro

P.V.P. rec.: 849 €

N.º material: 11806010*

- + Até 120 minutos de autonomia¹
- + Duas baterias de iões de lítio VARTA
- + Estação de carga da bateria
- + Escova elétrica MultiFloor XXL (28 cm) com BrilliantLight e escova Hardfloor Care para pavimentos delicados
- + Cor: Cinza infinito



Triflex HX2 Cat & Dog

P.V.P. rec.: 749 €

N.º material: 11806000*

- + Escova elétrica MultiFloor XXL (28 cm) com BrilliantLight e escova elétrica Electro Compact especial para animais
- + Cor: Preto obsidiana



Triflex HX2

P.V.P. rec.: 649 €

N.º material: 11805990*

- Função inovadora 3 em 1 com tecnologia Vortex
- Até 60 minutos de autonomia²
- Bateria substituível de iões de lítio VARTA
- Filtro HEPA Lifetime
- Escova elétrica MultiFloor XXL (28 cm)
- Cor: Branco lótus

* Até esgotar stock

1. Aplica-se ao nível de potência 1 sem escova elétrica MultiFloor XXL conectada e com duas baterias.
2. Aplica-se ao nível de potência 1 sem escova elétrica MultiFloor XXL conectada.



Duoflex Total Care

P.V.P. rec.: 549 €

N.º material: 12377740

- + Tubo plano XL extensível e flexível
- + Cor: Preto obsidiana/rosa dourado



Duoflex Cat & Dog

P.V.P. rec.: 479 €

N.º material: 12377690

- + Escova eléctrica Electro Compact HX-EC 20 especial para animais de estimação
- + Suporte de parede SpeedLock e suporte para tubo telescópico para 2 acessórios
- + Cor: Preto obsidiana/cinza



Duoflex

P.V.P. rec.: 379 €

N.º material: 12377660

- Função 2 em 1 com tecnologia Vortex
- Bateria recarregável de lítio. Autonomia de até 55 minutos¹
- Função ComfortClean
- Reservatório de água de 300 ml
- Escova eléctrica MultiFloor (25 cm)
- Suporte de parede SpeedLock e suporte para tubo telescópico para 2 acessórios
- Cor: Azul nórdico

1. Válido para o nível de potência 1 sem escova eléctrica conectada.

Sacos
do pó
de oferta!*



* Na compra de um aspirador dos modelos seleccionados até 31.12.2026 a Miele oferece uma caixa de 4 sacos do pó ou 40 % de desconto no conjunto XXL com 16 sacos do pó. O voucher pode ser usado em miele.pt.

GUARD L1 · Com saco



Guard L1 Parquet

P.V.P. rec.: 399 €

N.º material: 12559850

- + Filtro AirClean Plus e filtro do motor Lifetime
- + Escova Parquet Twister para pavimentos duros
- + Rodas DynamicDrive silenciosas e delicadas
- + Cor: painéis branco brilhantes, laterais em tecido



Guard L1 Allergy

P.V.P. rec.: 399 €

N.º material: 12559780

- + Filtro HEPA e filtro de motor Lifetime
- + Cor: Branco brilhante



Guard L1

P.V.P. rec.: 389 €

N.º material: 12559710

- Potência máxima de 890 W
- Filtro AirClean e filtro de motor Lifetime
- Saco do pó HyClean Pure TU de 3,5 litros
- Escova redonda com cerdas sintéticas
- Conjunto de 3 acessórios
- ComfortFit
- Comprimento do cabo: 8,5 m
- Raio de ação: 12 m
- Pega Comfort 2.0
- Cor: Azul nórdico

Sacos
do pó
de oferta!*



GUARD M1 • Com saco



Guard M1 Cat & Dog

P.V.P. rec.: 369 €

N.º material: 12562270

- + Filtro Active AirClean
- + Escova Turbo especial para animais de estimação
- + Cor: Preto obsidiana



Guard M1 Parquet Flex

P.V.P. rec.: 349 €

N.º material: 12562320

- + Filtro AirClean Plus
- + Inclui acessório plano extra-longo flexível
- + Cor: Branco brilhante



Guard M1

P.V.P. rec.: 299 €

N.º material: 12562160

- Potência máxima de 890 W
- Filtro AirClean
- Saco do pó HyClean Pure CO de 4,5 litros
- Escova redonda com cerdas sintéticas
- Conjunto de 3 acessórios
- ComfortFit
- Comprimento do cabo: 7,5 m
- Raio de ação: 11 m
- Pega ergonómica
- Cor: Vermelho-terra

* Na compra de um aspirador dos modelos seleccionados até 31.12.2026 a Miele oferece uma caixa de 4 sacos do pó ou 40 % de desconto no conjunto XXL com 16 sacos do pó. O voucher pode ser usado em miele.pt.

Sacos
do pó
de oferta!*



* Na compra de um aspirador dos modelos seleccionados até 31.12.2026 a Miele oferece uma caixa de 4 sacos do pó ou 40 % de desconto no conjunto XXL com 16 sacos do pó. O voucher pode ser usado em miele.pt.

GUARD S1 · Com saco



Guard S1 Parquet Flex

P.V.P. rec.: 269 €

N.º material: 12558600

- + Filtro AirClean Plus
- + Escova Parquet Twister para pavimentos duros
- + Inclui acessório plano extra-longo flexível
- + Cor: Branco brilhante



Guard S1

P.V.P. rec.: 229 €

N.º material: 12558580

- Potência máxima de 890 W
- Filtro AirClean
- Sacos do pó HyClean Pure TU de 3,5 litros
- Escova redonda com cerdas sintéticas
- Conjunto de 3 acessórios
- ComfortFit
- Comprimento do cabo: 6,5 m
- Raio de ação: 10 m
- Pega ergonómica
- Cor: Azul nórdico



Boost CX1 Cat & Dog

P.V.P. rec.: 399 €

N.º material: 11666940

- + Escova turbo STB 305-3 especial para animais de estimação
- Cor: Preto obsidiana



Boost CX1 Parquet

P.V.P. rec.: 379 €

N.º material: 11666930

- + Filtro HEPA
- + Escova Parquet Twister
- + Cor: Branco lótus



Boost CX1

P.V.P. rec.: 339 €

N.º material: 11666960

- Tecnologia Vortex com 890 W
- Filtro higiénico AirClean
- Pega ergonómica
- Raio de ação: 10 m
- Escova multifunções SEB 365-3
- Cor: Branco lótus

Acessórios e produtos de limpeza

Aspiradores

Modelos Guard

Guard M1



Sacos do pó CO HyClean Pure

4 sacos CO HyClean Pure

P.V.P. rec.: 17,99 €

N.º material: 12557080

- 4 sacos para Guard M1

XL-Pack CO HyClean Pure

P.V.P. rec.: 29,99 €

N.º material: 12694900

- 8 sacos para Guard M1

XXL-Pack CO HyClean Pure

P.V.P. rec.: 54,99 €

N.º material: 12695230

- 16 sacos para Guard M1

Guard L1 e S1



Bolsas TU HyClean Pure

4 sacos TU HyClean Pure

P.V.P. rec.: 17,99 €

N.º material: 12557060

- 4 sacos para Guard L1 e Guard S1

XL-Pack TU HyClean Pure

P.V.P. rec.: 29,99 €

N.º material: 12694890

- 8 sacos para Guard L1 e Guard S1

XXL-Pack TU HyClean Pure

P.V.P. rec.: 54,99 €

N.º material: 12695210

- 16 sacos para Guard L1 y Guard S1

Outros modelos



Sacos do pó FJM HyClean Pure

4 sacos FJM HyClean Pure

P.V.P. rec.: 17,99 €

N.º material: 12421140

- 4 sacos para Complete C1, Compact C1, S6 e S4

XL-Pack FJM HyClean Pure

P.V.P. rec.: 29,99 €

N.º material: 12498160

- 8 sacos para Complete C1, Compact C1, C2, S6 e S4

XXL-Pack FJM HyClean Pure

P.V.P. rec.: 54,99 €

N.º material: 12498260

- 16 sacos para Complete C1, Compact C1, C2, S6 e S4



Sacos do pó GN HyClean Pure

4 sacos GN HyClean Pure

P.V.P. rec.: 17,99 €

N.º material: 12421130

- 4 sacos HyClean Pure GN para Complete C2 e C3, Classic C1, S8, S5, S2

XL-Pack GN HyClean Pure

P.V.P. rec.: 29,99 €

N.º material: 12498780

- 8 sacos para Complete C2 e C3, Classic C1, S8, S5, S2

XXL-Pack GN HyClean Pure

P.V.P. rec.: 54,99 €

N.º material: 12498250

- 16 sacos para Complete C2 e C3, Classic C1, S8, S5, S2



Packs

recomendados

Uma cozinha que acompanha gerações

Poupe até

399 €

na compra do seu
pack Miele



Fornos e placas

PACK 1

H 2467 B Active

A+




Forno multifunções com conectividade, interior PerfectClean e calhas telescópicas FlexiClip.

- Novo design preto obsidiana
- AirFry: alimentos crocantes e pouca gordura com fluxo de ar quente.
- Limpeza fácil com PerfectClean
- Conectividade com a app da Miele
- Volume interior de 76 litros com 5 níveis

PVP recomendado: 949 €*

KM 7363 FL



Placa de indução com área de cozinhar Flex (210x400 mm) para recipientes grandes.

- 4 zonas de cozinhar e 1 zona Flex
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor

PVP recomendado: 1.249 €*

Preço do pack: 1.799 €*

N.º material do pack: 95008650

Preço dos materiais separadamente:
2.198 €*

Poupe 399 €



PACK 2

H 2766-1 B

A+




GRÁTIS

Forno multifunções num elegante design preto obsidiana com conectividade, PerfectClean e calhas telescópicas FlexiClip.

- AirFry: alimentos crocantes e pouca gordura com fluxo de ar quente. Oferta de tabuleiro perfurado para AirFry e tabuleiro para assar.
- Limpeza fácil com PerfectClean

PVP recomendado: 1.099 €*

KM 7363 FL



Placa de indução com área de cozinhar Flex (210x400 mm) para recipientes grandes.

- 4 zonas de cozinhar e 1 zona Flex
- Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor

PVP recomendado: 1.249 €*

Preço do pack: 1.999 €*

N.º material do pack: 95008670

Preço dos materiais separadamente:
2.348 €*

Poupe 349 €



Fornos e micro-ondas

PACK 3

H 2467 B Active

A+



Forno multifunções com conectividade, interior PerfectClean e calhas telescópicas FlexiClip.

- Novo design preto obsidiana
- **AirFry: alimentos crocantes e pouca gordura com fluxo de ar quente.**
- Limpeza fácil com PerfectClean
- Conectividade com a app da Miele
- Volume interior de 76 litros com 5 níveis

PVP recomendado: 949 €*

M 2230 SC



Micro-ondas de encastrar com teclas laterais.

- Os melhores resultados com programas automáticos, função para descongelar e manter quente
- Medidas do nicho (L x A x P): 562-568 x 350-362 x 310 mm

PVP recomendado: 799 €*

Preço do pack: 1.499 €*

N.º material do pack: 95008690

Preço dos materiais separadamente:
1.748 €*

Poupe 249 €



PACK 4

H 2467 B Active

A+



Forno multifunções com conectividade, interior PerfectClean e calhas telescópicas FlexiClip.

- Novo design preto obsidiana
- **AirFry: alimentos crocantes e pouca gordura com fluxo de ar quente.**
- Limpeza fácil com PerfectClean
- Conectividade com a app da Miele
- Volume interior de 76 litros com 5 níveis

PVP recomendado: 949 €*

M 2240 SC



Micro-ondas de encastrar com teclas laterais.

- Os melhores resultados com programas automáticos, função para descongelar e manter quente
- Compacto com volume interior de 26 litros
- Medidas do nicho (L x A x P): 562-568 x 450-452 x 500 mm

PVP recomendado: 899 €*

Preço do pack: 1.599 €*

N.º material do pack: 95009050

Preço dos materiais separadamente:
1.848 €*

Poupe 249 €



PACK 5

H 2766-1 B

A+



GRÁTIS

Forno multifunções num elegante design preto obsidiana com conectividade, PerfectClean e calhas telescópicas FlexiClip.

- AirFry: alimentos crocantes e pouca gordura com fluxo de ar quente. Oferta de tabuleiro perfurado para AirFry e tabuleiro para assar.
- Limpeza fácil com PerfectClean

PVP recomendado: 1.099 €*

Preço do pack: 1.699 €*

N.º material do pack: 95009060

Preço dos materiais separadamente:
1.898 €*

Poupe 199 €



M 2230 SC



Micro-ondas de encastrar com teclas laterais.

- Os melhores resultados com programas automáticos, função para descongelar e manter quente
- Medidas do nicho (L x A x P): 562-568 x 350-362 x 310 mm)

PVP recomendado: 799 €*



PACK 6

H 2766-1 B

A+



GRÁTIS

Forno multifunções num elegante design preto obsidiana com conectividade, PerfectClean e calhas telescópicas FlexiClip.

- AirFry: alimentos crocantes e pouca gordura com fluxo de ar quente. Oferta de tabuleiro perfurado para AirFry e tabuleiro para assar.
- Limpeza fácil com PerfectClean

PVP recomendado: 1.099 €*

Preço do pack: 1.799 €*

N.º material do pack: 95008700

Preço dos materiais separadamente:
1.998 €*

Poupe 199 €



M 2240 SC



Micro-ondas de encastrar com teclas laterais.

- Os melhores resultados com programas automáticos, função para descongelar e manter quente
- Compacto com volume interior de 26 litros
- Medidas do nicho (L x A x P): 562-568 x 450-452 x 500 mm)

PVP recomendado: 899 €*



Serviços

Quando a segurança é um princípio

Comprar um eletrodoméstico Miele significa apostar na durabilidade, máximo conforto de utilização e qualidade premium. A forma mais fácil de garantir que o seu aparelho é reparado da forma mais adequada é entrar em contacto com o serviço de assistência técnica oficial da Miele através do 214 248 100.



Rede de técnicos especialistas
formados pela marca.



Apoio a garantias através
do apoio ao cliente.



Líderes em assistência técnica*
Mais de 90 % das incidências
são resolvidas na primeira visita.



**Formação e apoio na
montagem:** alteração do
sentido de abertura da porta em
aparelhos de frio e montagem
Side-by-Side gratuita.



25 anos de garantia do motor
A garantia do motor Miele** cobre
o custo do motor, bem como os
custos de deslocação e mão de
obra em caso de reparação



Fornecimento de peças de
substituição originais **garantido**
até 15 anos após o fim da
produção.



Só a Miele disponibiliza uma
extensão de garantia de
125 meses (10 anos + 5 meses).

Apoio ao cliente
de segunda a sexta das 08:00 às 18:00
Tel.: 214 248 100

Apoio ao distribuidor ERT
Tel.: 214 248 550

E-mail
domesticsales@miele.pt

Assistência técnica ERT
domesticsservice@miele-support.pt

* Válida no EEE e Suíça.

** Serviço incluído na compra do eletrodoméstico Miele.





Miele Start

Consultoria personalizada

Os nossos técnicos especializados explicam as funções dos seus eletrodomésticos para queos aproveite ao máximo e consiga sempre resultados perfeitos.

Serviço de extensão do garantia***

Comprar um eletrodoméstico da Miele significa investir em durabilidade, máximo conforto de utilização e qualidade premium, ou seja, é a melhor opção. Quer prolongar a garantia do seu novo aparelho? Com a extensão da garantia, tem a opção de prolongar a garantia dos seus aparelhos Miele até 10 anos durante o período de garantia legal do fabricante.

Serviço de manutenção***

Deseja uma conveniência total? Para tal, oferecemos limpeza e manutenção intensiva dos seus aparelhos Miele por um técnico especializado em sua casa. Durante uma limpeza profunda, mesmo as áreas inacessíveis no interior do aparelho são limpas. É efetuado um teste funcional abrangente do aparelho, incluindo um teste de fugas. Com a ajuda do sistema de diagnóstico único da Miele, iremos verificar os seus aparelhos Miele, atualizá-los e testar a sua segurança elétrica.

*** Consulte as condições e peça este serviço através do distribuidor ou entre em contacto com o apoio ao cliente da Miele.

Tabela de preços

DESIGNAÇÃO DO MODELO	COR	Nº DE MATERIAL	CÓDIGO EAN	P.V.P. rec.
TRATAMENTO DA ROUPA				
Máquinas de lavar roupa				
WQ 1000 Nova Edition		12696590	4002516857778	2.499 €
WWR 860		10998460	4002516073253	1.999 €
WWI 880		12537200	4002516791430	1.799 €
WWK 360		12388810	4002516789895	1.599 €
WWG 880		12723330	4002516867814	1.499 €
WEG 885 WCS		12964920	4002516975540	1.499 €
WWD 380		12723320	4002516867722	1.399 €
WCB 380		12486470	4002516776550	1.299 €
WWB 360		12723310	4002516867395	1.149 €
WWA 120		12723300	4002516867586	999 €
Máquinas de secar roupa				
TQ 1000 Nova edition		12696610	4002516860280	2.499 €
TWR 780		11845120	4002516485087	2.099 €
TWL 780		11846670	4002516484660	1.899 €
TWH 780		12724100	4002516869801	1.599 €
TWD 640		12724090	4002516868347	1.349 €
TEH 785 WP		12965180	4002516977629	1.599 €
TWC 640		12724080	4002516868576	1.249 €
TWA 520		12724070	4002516868569	1.099 €
Máquinas de lavar e secar roupa				
WTR 860		11587920	4002516365044	2.299 €
WTD 160		11589140	4002516367833	1.899 €
Sistema de engomar a vapor				
B 4847 FashionMaster		11978060	4002516527121	2.199 €
MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA				
Instalação livre de 60 cm				
G 7600 SC EDST/CLST	Aço inox./CleanSteel	12419040	4002516736226	1.599 €
G 7600 SC BRWS	Branco brilhante	12419030	4002516736219	1.499 €
G 7040 SC ED/CLST	Aço inox./CleanSteel	12858380	4002516911142	1.399 €
G 7040 SC BW	Branco brilhante	12858370	4002516911135	1.299 €
G 5811 SC ED	Aço inox.	12858340	4002516910701	1.199 €
G 5811 SC BW	Branco brilhante	12858320	4002516910695	1.099 €
G 5611 SC ED	Aço inox.	12858250	4002516910657	999 €
G 5611 SC BW	Branco brilhante	12858240	4002516910640	899 €
Instalação livre de 45 cm				
G 5540 SC BRWS	Branco brilhante	12180020	4002516624257	1.099 €
De integrar completamente de 60 cm				
G 7651 SCVi IB		12906810	4002516937531	2.099 €
G 7380 SCVi EDST FrontFit		12419020	4002516735908	1.799 €
G 7085 SCVi XXL ED		12858410	4002516911173	1.799 €
G 7080 SCVi ED		12858400	4002516911166	1.699 €
G 5856 SCVi XXL ED		12858360	4002516911128	1.449 €
G 5851 SCVi ED		12858350	4002516911111	1.299 €
G 5651 SCVi ED		12858310	4002516910688	1.099 €

De integrar completamente de 45 cm				
G 5590 SCVi EDST		12180030	4002516624264	1.249 €
De integrar parcialmente de 60 cm				
G 7040 SCi ED/CLST	Aço inox./CleanSteel	12858390	4002516911159	1.599 €
G 5811 SCi ED	Aço inox.	12925560	4002516948087	1.349 €
G 5611 SCi BW	Branco brilhante	12858260	4002516910664	1.149 €
APARELHOS DE FRIO				
COMBINADOS AMERICANOS DE INSTALAÇÃO LIVRE				
Aparelhos com 181 x 91 cm				
KFFD 6867	Aço inox./CleanSteel	12595490	4002516803768	5.499 €
KFFD 6765	Aço inox./CleanSteel	12595460	4002516803751	4.699 €
KFFD 6741	Preto mate	12595450	4002516803744	2.999 €
COMBINADOS DE LIVRE INSTALAÇÃO				
Aparelhos com 201 x 75				
KFN 4796 AD	Aço inox./CleanSteel	12762370	4002516872115	2.549 €
KFN 4796 CD	Aço inox./CleanSteel	11954070	4002516517474	1.999 €
Aparelhos com 201 x 60				
KFN 4898 A-20 D	BlackSteel	12993630	4002516979210	2.999 €
KFN 4799 AD	Preto mate	12361960	4002516711698	2.499 €
KFN 4799 AD	Aço inox./CleanSteel	12361950	4002516711742	2.299 €
KFN 4795 AD	BlackSteel	12430860	4002516742104	1.999 €
KFN 4799 CDE	Aço inox./CleanSteel	12430930	4002516742128	1.999 €
KFN 4797 CD	Aço inox./CleanSteel	12335930	4002516701156	1.899 €
KFN 4797 CD	Branco	12335970	4002516701163	1.799 €
KFN 4395 AD	Branco	12979490	4002516974338	1.899 €
KFN 4395 BD	Aspeto aço inox.	12979520	4002516974369	1.599 €
KFN 4397 CD	Aspeto aço inox.	12361930	4002516711728	1.599 €
KFN 4395 CD	Branco	12336010	4002516701224	1.499 €
KFN 4395 DD	Aspeto aço inox.	11950230	4002516515388	1.449 €
Aparelhos com 185 x 60 cm				
KFN 4377 CD	Aspeto aço inox.	12361940	4002516711735	1.499 €
KFN 4375 CD	Branco	12336030	4002516701248	1.399 €
KFN 4375 DD	Aspeto aço inox.	11949880	4002516515951	1.399 €
KFN 4375 DD	Branco	11949860	4002516515944	1.299 €
CONGELADORES E FRIGORÍFICOS DE INSTALAÇÃO LIVRE SIDE-BY- SIDE				
Aparelhos com 185 x 60 cm				
Congeladores				
FNS 4882 D	Aço inox./CleanSteel	11953920	4002516517276	2.399 €
FNS 4782 D	BlackSteel	12430600	4002516741770	1.699 €
FNS 4382 D	Aspeto aço inox.	12430340	4002516741596	1.399 €
FNS 4382 D	Branco	12430410	4002516741725	1.299 €
Frigoríficos				
KS 4887 DD	Aço inox./CleanSteel	11949670	4002516515913	2.299 €
KS 4783 DD	BlackSteel	12431090	4002516742210	1.599 €
KS 4783 DD	Aço inox.	12431110	4002516742234	1.499 €
KS 4383 DD.	Aspeto aço inox.	12430970	4002516742135	1.299 €
KS 4383 DD	Branco	12431030	4002516742166	1.199 €
Garrafeiras de instalação livre				
KWT 4999 F	Preto obsidiana	12156870	4002516612421	6.099 €
KWNS 4784	Aço inox.	12156940	4002516612445	4.399 €
KWTS 4785 F	Preto obsidiana	12156880	4002516612094	3.399 €

APARELHOS DE COZINHA				
FORNOS MULTIFUNÇÕES				
Fornos de 60 cm				
Designação do modelo	Cor	N.º de material	Código EAN	PVP rec.
H 7162 BP	ContourLine	11614640	4002516389590	1.699 €
H 7162 B	ContourLine	11614630	4002516389729	1.499 €
H 2766 BP	BlackLine	12435880	4002516808688	1.399 €
H 2766 B	BlackLine	12435870	4002516776444	1.099 €
H 2467 BP	Preto obsidiana	12691580	4002516861966	1.249 €
H 2467 B	Preto obsidiana	12691570	4002516861454	949 €
H 2465 BP	Preto obsidiana/aspeto inox.	12154320	4002516653561	949 €
H 2465 B	Preto obsidiana/aspeto inox.	12154310	4002516653738	749 €
H 7262 BP (Excellence)	Preto / Aço inox.	11614740	4002516389651	1.849 €
H 7262 BP (Excellence)	Preto / Aço inox.	11614710	4002516375753	1.849 €
H 7262 B (Excellence)	Preto / Aço inox.	11614690	4002516389606	1.549 €
H 7262 B (Excellence)	Preto obsidiana	11614660	4002516375739	1.549 €
H 2861-1 BP (Excellence)	Preto / Aço inox.	12435990	4002516776093	1.499 €
H 2861-1 BP (Excellence)	Cinza grafite	12435930	4002516776086	1.499 €
H 2861-1 BP (Excellence)	Preto obsidiana	12435920	4002516776543	1.499 €
H 2861-1 B (Excellence)	Preto / Aço inox.	12435910	4002516743811	1.199 €
H 2861-1 B (Excellence)	Cinza grafite	12435900	4002516776345	1.199 €
H 2861-1 B (Excellence)	Preto obsidiana	12435890	4002516743408	1.199 €
FORNOS MULTIFUNÇÕES E 100 % VAPOR				
DGC 7351	Preto obsidiana	12096850	4002516610687	2.399 €
DGC 7151	Preto obsidiana	12096840	4002516610267	1.999 €
DGC 7450 (Excellence)	Preto / Aço inox.	11824360	4002516610922	2.499 €
DGC 7450 (Excellence)	Preto obsidiana	11821050	4002516610885	2.499 €
DGC 7250 (Excellence)	Preto / Aço inox.	12114080	4002516610632	2.199 €
DGC 7250 (Excellence)	Preto obsidiana	12113850	4002516610632	2.199 €
FORNOS MULTIFUNÇÕES COM VAPOR				
H 7365 BP	BlackLine	12101840	4002516610069	2.799 €
H 7364 BP	ContourLine	11129570	4002516180081	2.799 €
H 7165 BP	ContourLine	12101820	4002516610052	1.799 €
H 7165 B	BlackLine	12101810	4002516610120	1.499 €
H 7164 BP	ContourLine	11129520	4002516180401	1.799 €
H 7164 B	ContourLine	11129510	4002516179900	1.499 €
H 7464 BP (Excellence)	Preto / Aço inox.	11129580	4002516180524	2.899 €
H 7464 BP (Excellence)	Cinza grafite	11120900	4002516172673	2.899 €
H 7464 BP (Excellence)	Preto obsidiana	11120890	4002516172871	2.899 €
H 7264 BP Culinart (Excellence)	Preto / Aço inox.	11129560	4002516180418	1.899 €
H 7264 BP Culinart (Excellence)	Cinza grafite	11120560	4002516182542	1.899 €
H 7264 BP Culinart (Excellence)	Preto obsidiana	11129560	4002516180418	1.899 €
H 7264 B (Excellence)	Preto / Aço inox.	11129530	4002516122852	1.549 €
H 7264 B (Excellence)	Cinza grafite	11129540	4002516122869	1.549 €
H 7264 B (Excellence)	Preto obsidiana	11129530	4002516122852	1.549 €
FORNOS A VAPOR COMBINADOS				
Fornos a vapor combinados de 60 cm				
DGC 7460 HC Pro (Excellence)	Preto / Aço inox.	12118430	4002516637417	3.799 €
DGC 7460 HC Pro (Excellence)	Cinza grafite	12120350	4002516631408	3.799 €
DGC 7460 HC Pro (Excellence)	Preto obsidiana	12120340	4002516631309	3.799 €
Fornos a vapor combinados de 45 cm				
DGC 7440 HC Pro (Excellence)	Preto / Aço inox.	12118420	4002516637363	3.199 €
DGC 7440 HC Pro (Excellence)	Cinza grafite	12120210	4002516631644	3.199 €
DGC 7440 HC Pro (Excellence)	Preto obsidiana	12120180	4002516631385	3.199 €

FORNOS A VAPOR				
DG 7440 (Excellence)	Aço inox. / CleanSteel	11146210	4002516156598	2.299 €
DG 7240 (Excellence)	Preto obsidiana	11146200	4002516156581	1.899 €
DG 2840 (Excellence)	Aço inox. / CleanSteel	11146160	4002516156550	1.599 €
DG 2840 (Excellence)	Cinza grafite	11146170	4002516156567	1.599 €
DG 2840 (Excellence)	Preto obsidiana	11146180	4002516143086	1.599 €
FORNOS MULTIFUNÇÕES COMPACTOS				
H 7244 B (Excellence)	Preto / Aço inox.	12153510	4002516653554	1.899 €
H 7244 B (Excellence)	Cinza grafite	11099590	4002516117612	1.899 €
H 7244 B (Excellence)	Preto obsidiana	12153580	4002516627166	1.899 €
H 2841 B	Aço inox. / CleanSteel	12154640	4002516611431	1.299 €
MICRO-ONDAS				
M 7244 TC (Excellence)	Preto / Aço inox.	11139570	4002516126850	1.499€
M 7244 TC (Excellence)	Cinza grafite	11139560	4002516126843	1.499€
M 7244 TC (Excellence)	Preto obsidiana	11139540	4002516126836	1.499€
M 7240 TC	Aço inox. / CleanSteel	11139520	4002516126829	1.249 €
M 7140 TC	Aço inox. / CleanSteel	11139500	4002516126812	1.199 €
M 2240 SC	Preto obsidiana	11139490	4002516126706	899 €
M 2234 SC	Preto obsidiana	11139470	4002516126713	899 €
M 2230 SC	Preto obsidiana	11139460	4002516126201	799 €
FORNOS MULTIFUNÇÕES COM MICRO-ONDAS DE 45 CM				
H 7240 BM (Excellence)	Preto / Aço inox.	11129440	4002516179894	1.999 €
H 7240 BM (Excellence)	Cinza grafite	11119380	4002516172604	1.999 €
H 7240 BM (Excellence)	Preto obsidiana	11119360	4002516172727	1.999 €
FORNOS A VAPOR COM MICRO-ONDAS DE 45 CM				
DGM 7440 (Excellence)	Preto / Aço inox.	11145830	4002516154792	2.799 €
DGM 7440 (Excellence)	Cinza grafite	11145810	4002516154778	2.799 €
DGM 7440 (Excellence)	Preto obsidiana	11145820	4002516154785	2.799 €
MÁQUINAS DE CAFÉ				
Máquinas de encastrar				
CVA 7440 (Excellence)	Preto / Aço inox.	11139570	4002516126850	3.399 €
CVA 7440 (Excellence)	Cinza grafite	11139560	4002516126843	3.399 €
CVA 7440 (Excellence)	Preto obsidiana	11139540	4002516126836	3.399 €
Máquinas de instalação livre				
CM 7750 (Excellence)	Preto obsidiana	11025330	4002516071266	3.199 €
CM 6360 (Excellence)	Preto obsidiana	11584150	4002516358480	1.499 €
GAVETAS AQUECEDORAS GOURMET				
ESW 7010 (Excellence)	Cinza grafite	11149260	4002516162551	1.449 €
ESW 7010 (Excellence)	Preto obsidiana	11149250	4002516162544	1.449 €
GAVETAS DE VÁCUO				
EVS 7010 (Excellence)	Cinza grafite	11149320	4002516162537	2.699 €
EVS 7010 (Excellence)	Preto obsidiana	11149310	4002516162520	2.699 €
PLACAS DE INDUÇÃO				
80 cm de largura				
KM 8885 FL Diamond & M Sense		12953200	4002516991557	3.599 €
KM 8685 FL MattFinish		12953160	4002516996477	2.999 €
KM 8685-2 FL Total		12953150	4002516996781	2.699 €
KM 8585-2 FL		12953130	4002516988748	1.999 €
80 cm de largura (corte a partir de 75 cm)				
KM 8484 FL		12953090	4002516976448	1.599 €
KM 7373 FL		12418260	4002516740544	1.249 €
Aprox. 60 cm de largura (corte a partir de 60 cm)				
KM 8765 FL Diamond		12953190	4002516991540	2.399 €
KM 8665 FL		12953140	4002516996897	1.999 €
KM 8565 FL MattFinish		12953110	4002516988731	1.699 €
KM 8565 FL		12953100	4002516988724	1.499 €

62 cm de largura (corte a partir de 56 cm)				
KM 8462 FL		12953080	4002516976363	1.299 €
KM 8462 FR		12953070	4002516976431	1.299 €
KM 7363 FL		12418250	4002516740186	1.249 €
KM 7361 FL		12418240	4002516740513	899 €
KM 7361 FR		12418230	4002516740162	899 €
KM 7360 FL		12418220	4002516739777	849 €
KM 7360 FR		12418210	4002516739869	849 €
PLACAS COMBISET				
CombiSet ProLine				
CS 1327 Y		7986890	4002514994727	2.399 €
CS 1212-1 I		9068610	4002515021767	1.499 €
CS 1312 BG		7129340	4002514419244	1.349 €
Placas a gás				
KM 3054-1		10939070	4002516063568	1.999 €
KM 2356-1 G		10939190	4002516063575	1.899 €
KM 2034 G		7111190	4002514374956	1.299 €
KM 2012 G		7111180	4002514374840	949 €
KM 2010		7187740	4002514449883	899 €
PLACAS VITROCERÂMICAS				
Placas com largura aprox. de 75 cm				
KM 6523 FL		12060640	4002516580171	1.049 €
Placas com largura aprox. de 60 cm				
KM 6540 FR		10873510	4002516063544	949 €
KM 6520 FR		10873500	4002515989906	799 €
KM 6527 FR		11705880	4002515989906	749 €
PLACAS DE INDUÇÃO COM EXAUSTOR INTEGRADO				
KMDA 7473-1 FL Silence (Excellence)		12259180	4002516668749	3.199 €
KMDA 7272-1 FL		12970660	4002516989325	2.899 €
EXAUSTORES				
Exaustores de parede				
DAH 2960 OBSW Escala	Preto obsidiana	12553570	4002516791966	1.299 €
DA 9092 W	Preto obsidiana	12526090	4002516798439	1.099 €
PUR 98 W	Aço inox.	10383640	4002515710791	1.049 €
DAH 1650 OBSW Active	Preto obsidiana	12553480	4002516791959	899 €
DAH 1650 BRWS Active	Branco brilhante	12553490	4002516791942	899 €
Exaustores de ilha				
DA 6708 D (Excellence)	Aço inox.	10755650	4002515937099	3.699 €
DA 6708 D (Excellence)	Preto obsidiana	10755630	4002515937075	3.699 €
PUR 98 D	Aço inox.	10383620	4002515710777	1.849 €
Exaustores de teto				
DAC 2940 WSMA Stella (Excellence)	Branco mate	12553450	4002516798972	1.799 €
DAC 2940 EDST Stella (Excellence)	Aço inox.	12553410	4002516798651	1.799 €
Exaustores de pala				
DAS 4930 (Excellence)	Preto obsidiana	12011280	4002516570172	1.049 €
DAS 4630 (Excellence)	Preto obsidiana	12011250	4002516569800	949 €
DAS 4920	Aço inox.	12011270	4002516570066	899 €
DAS 4620	Aço inox.	12011240	4002516569855	799 €
DAS 2920	Aço inox.	12011230	4002516569831	749 €
DAS 2620	Aço inox.	12011220	4002516569749	649 €
DA 1260	Aço inox.	10552920	4002515790588	549 €
Exaustores de bancada				
DAD 6880 Levantar Ambient (800)		12965470	4002516975632	2.799 €
DAD 6980 Levantar Ambient (936)		12965480	4002516975649	2.799 €

Exaustores de encastrar				
DA 2360	Aço inox.	10555610	4002515794852	849 €
DA 2578	Aço inox.	10751660	4002515935460	999 €
DA 2558	Aço inox.	10862750	4002515987186	799 €
ASPIRADORES				
Aspiradores verticais sem fios				
Triflex HX3 Plus	Titânio PearlFinish	12887870	4002516925699	849 €
Triflex HX3 Aqua	Preto obsidiana	12887880	4002516925705	799 €
Triflex HX3 Cat & Dog	Preto obsidiana	12887850	4002516925675	749 €
Triflex HX3 Hardfloor	Cinza grafite	12887860	4002516925682	699 €
Triflex HX2 Pro	Cinza grafite	11806010	4002516445609	849 €
Triflex HX2 Cat & Dog	Preto obsidiana	11806000	4002516445593	749 €
Triflex HX2	Branco lótus	11805990	4002516445586	649 €
DuoFlex HX1 Total Care	Preto obsidiana/vermelho	12377740	4002516715337	549 €
DuoFlex HX1 Cat&Dog	Preto obsidiana	12377690	4002516715306	479 €
DuoFlex HX1	Azul Nórdico	12377660	4002516714576	379 €
Aspiradores com saco				
Guard L1 Parquet	Branco brilhante	12559850	4002516795087	399 €
Guard L1 Allergy	Branco brilhante	12559780	4002516795018	399 €
Guard L1	Azul nórdico	12559710	4002516794813	389 €
Guard M1 Cat & Dog	Preto obsidiana	12562270	4002516796121	369 €
Guard M1 Parquet Flex	Branco	12562320	4002516796145	349 €
Guard M1	Vermelho-terra	12562160	4002516795995	299 €
Guard S1 Parquet Flex	Branco brilhante	12558600	4002516794325	269 €
Guard S1	Azul nórdico	12558580	4002516794301	229 €
Aspiradores sem saco				
Boost CX1 Cat&Dog	Preto obsidiana	11666940	4002516384748	399
Boost CX1 Parquet	Branco lótus	11666930	4002516384731	379
Boost CX1	Branco lótus	11666960	4002516384755	339
ACESSÓRIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA				
Tratamento da roupa				
Cartuchos UltraPhase Sensitive		12008380	4002516550679	89,99 €
Conjunto UltraPhase e TwinDos Care		95006980	4002516806578	89,99 €
Conjunto UltraPhase 1 e 2		11912500	4002516516514	88,99 €
Detergente UltraWhite 2,7 kg		10199840	4002515620915	24,99 €
Detergente líquido UltraColor 1,5 l		12900920	4002516934868	14,99 €
Detergente WoolCare		11979180	4002516531241	16,99 €
Detergente Sport		12111970	4002516605003	16,99 €
Dispensador de aroma Aqua 12,5 ml		12021140	4002516561309	14,99 €
Produto de limpeza IntenseClean		12982860	4002516980575	14,99 €
Máquinas de lavar louça				
Conjunto de 6 PowerDisk		11841360	4002516456117	59,99 €
Ultra Tabs All in 1, 60 unidades		12737740	4002516868057	22,99 €
Ultra Tabs All in 1, 120 unidades		12905000	4002516940623	39,99 €
Ultra Tabs All in 1, 240 unidades		11657410	4002516389385	75,99 €
Produto de limpeza DishClean, 160 g		11905580	4002516476108	14,99 €
Produto de limpeza IntenseClean		12982860	4002516980575	14,99 €
Abrilhantador		13025250	4002516993278	8,99 €
Sal		10248630	4002515640975	4,99 €
Aparelhos de cozinha				
Conjunto de recipientes KMTS 5704-3		12625700	4002516861508	529,99 €
Teppanyaki KMTY		11555900	4002516349846	299,99 €
Assadeira Gourmet HUB 5001-XL		10314310	4002515689301	299,99 €
Assadeira Gourmet HUB 5001-M		10314270	4002515689271	259,99 €

Pedra Gourmet HBS70		11901190	4002516473077	219,99 €
Tabuleiro AirFry HBBL 71		9520620	4002515261293	89,99 €
Placa para grelhar Gourmet GGRP		10009310	4002515546307	244,99 €
Tampa para assadeira Gourmet HBD 60-35		5136960	4002512314893	139,99 €
Tampa para assadeira Gourmet HBD 60-22		5136950	4002512314909	109,99 €
Aspiração				
4 sacos CO HyClean Pure		12557080	4002516830085	17,99 €
XL-Pack CO HyClean Pure		12694900	4002516897347	29,99 €
XXL-Pack CO HyClean Pure		12695230	4002516897521	54,99 €
4 sacos TU HyClean Pure		12557060	4002516829751	17,99 €
XL-Pack TU HyClean Pure		12694890	4002516897538	29,99 €
XXL-Pack TU HyClean Pure		12695210	4002516897354	54,99 €
4 sacos FJM HyClean Pure		12421140	4002516769606	17,99 €
XL-Pack FJM HyClean Pure		12498160	4002516782681	29,99 €
XXL-Pack FJM HyClean Pure		12498260	4002516811732	54,99 €
4 sacos GN HyClean Pure		12421130	4002516769781	17,99 €
XL-Pack GN HyClean Pure		12497870	4002516782780	29,99 €
XXL-Pack GN HyClean Pure		12498250	4002516811282	54,99 €







Miele

Siga-nos nos nossos canais da Miele Portugal



As características são válidas salvo erro tipográfico. Antes de efetuar qualquer encomenda ou compra deve confirmar dados e preços no ponto de venda ou website.