

Miele

Catálogo de produtos

A cozinha dos seus sonhos começa aqui

Uma vez Miele, **sempre Miele.**



VERSÃO PRESTIGE
Edição primavera 2025

Edição primavera 2025. Preços recomendados de 01.04.2025 até alteração das condições.

As imagens de ambiente apresentadas neste catálogo não são vinculativas e podem não corresponder às referências de produto disponíveis.





Índice

Um mundo de possibilidades	4
Flexibilidade para todos os gostos	6
Cores	8
Comando tátil e simples	9
Propostas de cor	10
ArtLine sem puxador	12
Fornos e fornos a vapor	14
Micro-ondas	22
Leve a sua cozinha a um outro nível	26
Desenhe a cozinha dos seus sonhos	32
Placas de indução	34
Placas de indução com exaustor integrado	40
Exaustores	44
Aparelhos de frio	48
Máquinas de lavar louça	58
Máquinas Nova Edition	62
Tratamento da roupa	64
Serviços Miele	66
Tabela de preços	68

Um mundo de **possibilidades**

Linhas de design

Na Miele, o design vai muito mais além da aparência, é mesmo a experiência de utilização. Tendo esta exigência em conta, os nossos designers e engenheiros estudam os mercados em profundidade, de forma a poderem criar eletrodomésticos que acompanhem as tendências atuais.



CVA 7840 · H7860 · DGM 7840 · EVS 7010 · ESW 7010

PURELINE

Linhas horizontais, elevada
proporção de vidro e puxador.



Flexibilidade

para todos os gostos

As frentes dos eletrodomésticos combinam na perfeição e criam uma imagem harmoniosa, independentemente da forma como estão organizados.

Em design em torre, em CubiQ, em T ou panorâmico. Adaptam-se à sua cozinha e às suas necessidades.



Design em torre

Perfeito na vertical: forno, forno a vapor, forno combinado. Com o design em torre pode usar os seus aparelhos de forma eficiente e otimizar o espaço.



Design CubiQ

Esta disposição permite ter todos os eletrodomésticos em quadrado, o que fomenta o conforto de utilização.



Design em T

A disposição T é simétrica, elegante e permite a instalação de móveis laterais e superiores para mais espaço de arrumação.

“ Quando tens total liberdade
para explorar as tuas ideias,
as possibilidades são infinitas.

Kyle Connaughton (chef com 3 estrelas Michelin)



H 7840 BM · CVA 7840 · ESW 7010 · DGC7840

Design **panorâmico**

Alinhamento perfeito: com a sequência horizontal à altura dos olhos, tem tudo perfeitamente disponível e pode aceder a todos os eletrodomésticos com o máximo de conforto.

Cores

A harmonia perfeita

Os eletrodomésticos de encastrar discretos com um design minimalista garantem que o protagonismo é todo seu e da sua cozinha. Com vários tipos de design e cores disponíveis, como preto obsidiana, aço inoxidável, cinza grafite e bege pérola, a Miele disponibiliza várias opções de elevada qualidade que se integram na perfeição em qualquer tipo de cozinha, desde o mais tradicional ao mais contemporâneo e moderno. A experiência Miele vai muito além de resultados perfeitos, o design também é essencial para uma cozinha elegante e premium.



BEGE PÉROLA



H 7464 BP PEBE



PRETO MATE



H 7860 BPX OBSW MATT



PRETO OBSIDIANA



H 7464 BP OBSW



CINZA GRAFITE



H 7464 BP GRGR



PRETO / AÇO INOX



H 7464 BP EDST/CLST


Comando

tátil e simples

Todos os tipos de comando seguem sempre o mesmo conceito e destacam-se pelo seu brilho, durabilidade e excelente atenção ao detalhe.


M Touch · A máxima elegância aliada ao mais alto conforto

O inovador comando com visor totalmente tátil não deixa nada a desejar no que toca à estética e ao conforto: controle o seu aparelho de forma rápida e intuitiva através do toque direto ou do simples deslize no visor totalmente tátil. Novidade: é possível ajustar a luminosidade do visor.




M Touch S · Estética e funcionalidade sofisticadas

A nossa tecnologia comprovada M Touch está disponível com a mesma funcionalidade mesmo no design mais compacto.




DirectSensor · Seleção direta e visor de texto claro de quatro linhas

Rápido acesso à função pretendida através das teclas sensoras. No visor de quatro linhas aparecem outras funções e regulações.



DirectSensor S · Seleção direta e visor de texto claro de uma linha

Rápido acesso à função pretendida através das teclas sensoras. No visor de uma linha aparecem outras funções e regulações.



Duas novas propostas de cor para a sua nova cozinha



Preto mate

Esta cor é a aliada perfeita para um design vanguardista onde os eletrodomésticos na cor preto mate se destacam para transmitir uma aura de elegância contemporânea.

Design **ArtLine**

Design elegante, com linhas simples e sem puxador, protagonista dos ambientes mais modernos. Uma estética inconfundível que conquista tanto arquitetos como designers de interiores. Uma elegância intemporal que se destaca em quatro cores: preto obsidiana, cinza grafite e as novas cores preto mate e bege pérola.



Bege pérola

Uma cor tendência que permite criar um ambiente leve e luminoso na sua cozinha. A cor bege pérola é ideal tanto para uma cozinha com uma decoração pautada por materiais claros ou escuros e cria uma atmosfera acolhedora.

ArtLine. Descubra todas as possibilidades **sem puxador**

Comando **M Touch**

Visor tátil de grandes dimensões para máximo conforto.



Forno multifunções



H 7860 BPX*

P.V.P. recomendado: **3.999 €**

Forno multifunções com micro-ondas



H 7840 BMX*

P.V.P. recomendado: **3.349 €**

Forno a vapor combinado



DGC 7865 HCX Pro*

P.V.P. recomendado: **5.699 €**

Com ligação à água e esgoto

Forno compacto a vapor combinado



DGC 7840 HCX Pro*

P.V.P. recomendado: **4.499 €**

Máquina de café



CVA 7845*

P.V.P. recomendado: **4.299 €**

Forno a vapor combinado




DGC 7860 HCX Pro*

P.V.P. recomendado: **5.499 €**

Designs combináveis com os dois tipos de comando

Gaveta de vácuo



EVS 7010* (14 cm de altura)

P.V.P. recomendado: **2.699 €**

Garrafeira



KWT 7112 iG* (45 cm de altura)

P.V.P. recomendado: **2.799 €**

Garrafeira



KWT 6422 iG-1* (90 cm de altura)

P.V.P. recomendado: **3.199 €**

Comando **DirectSensor**

Seleção direta e visor de quatro linhas.



Forno multifunções



H 7464 BPX

P.V.P. recomendado: **2.999 €**

Forno multifunções com micro-ondas



H 7440 BMX

P.V.P. recomendado: **2.649 €**

Forno a vapor combinado



DGC 7460 HCX Pro

P.V.P. recomendado: **3.899 €**

Forno compacto a vapor combinado



DGC 7440 HCX Pro

P.V.P. recomendado: **3.299 €**

Máquina de café



CVA 7440

P.V.P. recomendado: **3.299 €**

Gaveta aquecedora Gourmet



ESW 7010* (14 cm de altura)

P.V.P. recomendado: **1.449 €**

Gaveta aquecedora Gourmet



ESW 7020 (29 cm de altura)

P.V.P. recomendado: **1.549 €**

Gaveta aquecedora Gourmet



ESW 7030 (32 cm de altura)

P.V.P. recomendado: **1.599 €**



Fornos

a vapor combinados

Não só pode cozinhar a vapor, cozer e combinar calor seco com humidade como também gratinar, cozinhar em vácuo e desidratar. Possibilidades infinitas para surpreender os seus convidados.



Exclusivo
Miele

HydroClean

Limpeza brilhante: graças ao HydroClean, o interior do forno a vapor limpa-se de forma totalmente automática.



DualSteam (em fornos HC Pro)

Com a tecnologia DualSteam obtém mais nutrientes, vitaminas e sabores, graças ao controlo preciso da temperatura.



Painel elevatório motorizado com SoftClose

Basta um toque para abrir e fechar o painel elevatório com suavidade.



Exclusivo
Miele

Sonda de temperatura sem fios

Controlo prático: através da medição precisa da temperatura interior é mantido o grau de confeção preciso pretendido.



Exclusivo
Miele

Interior com acabamento antiaderente PerfectClean

Elevada qualidade e fácil de limpar: o interior dos nossos fornos a vapor combinados DGC HC Pro de aço inoxidável.



Sous-vide

Para sabor intenso: confeção especialmente suave de alimentos embalados a vácuo a baixas temperaturas.



Fornos

multifunções

Todos os fornos são construídos nas nossas fábricas na Alemanha. Os nossos engenheiros dedicam atenção aos mais ínfimos detalhes, do princípio ao fim. O volume interior destes fornos é superior à média do mercado, com 76 litros e 5 níveis de encaixe. Além disso, os fornos Miele são fáceis de limpar graças à tecnologia catalítica ou pirolítica e acabamento PerfectClean.

Obtenha resultados profissionais em casa com a tecnologia mais intuitiva que se adapta a si.



Cozinhar com clima

Ao cozinhar com clima são libertados jatos de vapor para o interior do forno. A carne fica tenra e suculenta por dentro e adquire uma crosta apetitosa.



Sonda de temperatura sem fios

Cozinhar peixe e carne até ao ponto certo: a indicação do tempo restante informa-o quando o alimento estiver pronto.





Aplicações especiais

Muito simples: os programas especiais, como a desidratação, proporcionam excelentes resultados.



TasteControl

O interior do forno pode ser totalmente arrefecido após o processo de confeção para que os alimentos no forno não continuem a cozinhar inadvertidamente. A porta abre e fecha de forma mecânica.



Câmara no interior do forno

A câmara no interior do forno mostra-lhe o processo de confeção, esteja onde estiver. Soluções inteligentes e inovadoras com a ajuda da câmara integrada no interior do forno.



Crisp function

Perfeita para pizza ou batatas: através da redução da humidade obtém-se um tostado crocante.

Fornos a vapor combinados



- + Comando M Touch de grandes dimensões
- + Sonda de temperatura sem fios



DGC 7860 HC Pro

P.V.P. recomendado: 5.399 €



DGC 7865 HC PRO

P.V.P. recomendado: 5.599 €

Com ligação de água de rede e esgoto

Fornos a vapor combinados e multifunções



- + Comando DirectSensor
- + Modo de funcionamento Cozinhar com clima combinável com até 4 funções
- + Até 20 programas personalizados
- 18 funções



DGC 7450

P.V.P. recomendado: 2.499 €



- + Comando M Touch S
- + Sonda de temperatura
- + Sensor de aproximação MotionReact
- + Calhas telescópicas FlexiClip



DGC 7660 HC Pro

P.V.P. recomendado: 4.599 €



- Comando DirectSensor S
- Função de vapor a 100% de 70-100 °C
- Reservatório de água integrado de 1 litro
- MonoSteam
- Gerador de vapor externo (2,2 KW)
- Função Cozinhar com clima
- TasteControl
- 13 funções



DGC 7250

P.V.P. recomendado: 2.199 €



- Comando DirectSensor
- Cozinhar Combi com vapor (regulação exata em função da temperatura e humidade)
- DualSteam
- Gerador de vapor externo potente (3,3 KW)
- Reservatório de água integrado de 1,4 litros situado atrás do painel elevatório
- Programa de limpeza automática HydroClean
- Interior em aço inoxidável
- Mais de 20 funções



DGC 7460 HC Pro*

P.V.P. recomendado: 3.799 €

Forno multifunções de 90 cm



- Visor de grandes dimensões e sensor de aproximação: M Touch + MotionReact
- Câmara no interior
- Função Cozinhar com clima
- Autolimpeza pirolítica
- TwinPower: aquecimento rápido homogéneo
- 16 funções



H 7890 BP

P.V.P. recomendado: 7.699 €

Fornos multifunções com vapor



- + Comando M Touch
- + Câmara no interior do forno
- + BrilliantLight
- + Sonda de temperatura sem fios
- Autolimpeza pirolítica
- 19 funções



H 7860 BP

P.V.P. recomendado: **3.899 €**



- + Comando M Touch S
- + Sonda de temperatura com fios
- + Sensor de aproximação MotionReact
- Autolimpeza pirolítica
- 19 funções



H 7660 BP

P.V.P. recomendado: **3.349 €**



- + Comando DirectSensor
- + Função Cozinhar com clima combinável com outras funções
- + Sonda de temperatura
- + Programas automáticos
- + Crisp function e TasteControl
- + Autolimpeza pirolítica
- 15 funções



H 7464 BP*

P.V.P. recomendado: **2.899 €**



- Comando DirectSensor S
- Cozinhar com clima
- Gerador de vapor externo (1,1 KW)
- Conectividade Miele@home
- Calhas telescópicas FlexiClip
- Programas automáticos
- 12 funções



H 7264 BP

P.V.P. recomendado: **1.899 €**

Autolimpeza pirolítica



H 7264 B

P.V.P. recomendado: **1.549 €**



- + Comando DirectSensor S
- + Sonda de temperatura
- Grelhador rebatível
- Sem ligação Wi-Fi
- 11 funções



H 7262 BP

P.V.P. recomendado: **1.849 €**

Autolimpeza pirolítica



H 7262 B

P.V.P. recomendado: **1.549 €**



- + Variedade de cores
- + SoftOpen e SoftClose
- 9 funções
- + Tabuleiro AirFry grátis



H 2861-1 BP**

P.V.P. recomendado: **1.499 €**

Autolimpeza pirolítica



H 2861-1 B**

P.V.P. recomendado: **1.199 €**



- + Design em vidro preto obsidiana e puxador em aço inoxidável
- + Calhas telescópicas FlexiClip incluídas



H 2467 BP

P.V.P. recomendado: **1.249 €**

Autolimpeza pirolítica



H 2467 B

P.V.P. recomendado: **949 €**



- Comando com visor com texto e botões
- Design em vidro preto com detalhes e puxador em aço inoxidável
- Volume interior: 76 litros
- Temperatura exata +/- 1°C
- Modo AirFry
- Fácil limpeza com PerfectClean
- Conectividade Miele@home
- Programas automáticos
- 9 funções



H 2465 BP

P.V.P. recomendado: **1.099 €**

Autolimpeza pirolítica



H 2465 B

P.V.P. recomendado: **799 €**

* A cor Bege pérola estará disponível a partir de julho de 2025 e apresenta um aumento de 100 € sobre o P.V.P. recomendado no catálogo.

** Promoção válida até setembro de 2025.

Fornos a vapor combinados



- + Comando M Touch de grandes dimensões
- + Sonda de temperatura sem fios



DGC 7840 HC Pro

P.V.P. recomendado: **4.399 €**



DGC 7845 HC Pro

P.V.P. recomendado: **4.599 €**

Com ligação de água da rede e esgoto



- + Comando M Touch S
- + Sonda de temperatura
- + Sensor de aproximação MotionReact
- + Calhas telescópicas FlexiClip



DGC 7645 HC Pro

P.V.P. recomendado: **4.099 €**

Com ligação de água da rede e esgoto



DGC 7640 HC Pro

P.V.P. recomendado: **3.899 €**



- Comando DirectSensor
- Volume interior de 47 litros
- Cozinhar combi com vapor (regulação exata em função da temperatura e humidade) DualSteam
- Gerador de vapor externo potente (3,3 KW)
- Reservatório de água integrado de 1,4 litros situado atrás do painel elevatório
- Programa de limpeza automática HydroClean
- Conectividade Miele@home
- Interior em aço inoxidável
- Mais de 20 funções



DGC 7440 HC Pro*

P.V.P. recomendado: **3.199 €**

Fornos a vapor



- + Comando DirectSensor
- + Função Cozinhar menu
- + Programas automáticos
- + Função Sous-vide



DG 7440

P.V.P. recomendado: **2.299 €**



- + Comando DirectSensor S
- + Conectividade com a app da Miele
- + Funções especiais: preparar conservar, esterilizar, levedar massas...



DG 7240

P.V.P. recomendado: **1.899 €**



- Comando EasySensor
- Cozinhar a vapor com regulação da temperatura exata de 40 a 100 ° C
- Volume interior de 40 litros
- Reservatório de água removível de 1,5 litros
- Tecnologia DualSteam
- Gerador de vapor externo potente (3,3KW)
- Interior em aço inoxidável
- Programas automáticos



DG 2840

P.V.P. recomendado: **1.599 €**



- + Comando DirectSensor S
- + Cozinhar com clima
- + Grelha abatível
- 12 funções



H 7244 B

P.V.P. recomendado: **1.899 €**



- Comando com visor com texto e botões
- Volume interior de 49 litros
- Temperatura exata +/- 1 °C
- Função **AirFry**
- Programas automáticos
- Fácil limpeza com PerfectClean
- Conectividade **Miele@home**
- Calhas telescópicas FlexiClip
- 9 funções



H 2841 B

P.V.P. recomendado: **1.299 €**



M 7244TC · H 7264 B



Interior do forno XL

Com um volume interior de 46 litros, os modelos TopControl têm muito espaço para vários tipos de cozinhados.



Comando EasySensor

Reinventar os clássicos: os modelos SideControl da Miele também têm comando tátil.



Programas automáticos

Preparar pratos sem esforço: basta regular o programa e, p. ex., seleccionar o peso, que o aparelho faz o resto. Com os programas automáticos para descongelar e confeção posterior, bem como para preparar alimentos frescos, tudo é preparado no ponto.

Micro-ondas

A sua cozinha ao seu gosto. Os seus eletrodomésticos adaptados ao seu espaço e às suas preferências de comando. A Miele disponibiliza vários tipos de micro-ondas que se adaptam na perfeição às suas necessidades.



Forno a vapor com micro-ondas DGM



Forno a vapor com micro-ondas

Vários tipos de confeitura num só forno. As vantagens de um micro-ondas, de um forno a vapor e da combinação dos dois modos num só aparelho para obter resultados perfeitos.



DualSteam

O forno a vapor com micro-ondas assegura os melhores resultados de confeitura. É possível preparar alimentos de forma rápida e uniforme graças ao potente gerador de vapor externo (3,3 kW) e pela localização ideal dos injetores de vapor DualSteam.



Cozinhar a vapor com micro-ondas

Poupa tempo: combine cozinhar a vapor com a operação de micro-ondas para uma confeitura mais rápida sem perda de qualidade.

Fornos a vapor com micro-ondas de 45 cm



DGM 7840

P.V.P. recomendado: **4.399 €**

- + **Comando M Touch**
- + Sensor de aproximação MotionReact
- + Programas automáticos
- Medidas de encastre (L x A x P): 562-568 x 450-452 x 550 mm

Fornos multifunções com micro-ondas de 45 cm



H 7840 BM

P.V.P. recomendado: **3.199 €**

- + **Comando M Touch**
- + **Sonda de temperatura**
- + Sensor de aproximação MotionReact
- + Crisp function
- + Programas automáticos
- 17 funções
- Medidas de encastre (L x A x P): 562-568 x 450-452 x 550 mm



DGM 7440

P.V.P. recomendado: **2.799 €**

- Comando DirectSensor
- Volume interior de 40 litros
- **Tecnologia DualSteam**
- **Gerador de vapor externo potente (3,3 KW)**
- Reservatório de água de 1,5 litros
- Programas automáticos
- 9 funções
- Medidas de encastre (L x A x P): 562-568 x 450-452 x 550 mm



H 7640 BM

P.V.P. recomendado: **2.949 €**

- + Comando M Touch S
- + **Sonda de temperatura**
- + Sensor de aproximação MotionReact
- + Programas automáticos
- 17 funções
- Medidas de encastre (L x A x P): 562-568 x 450-452 x 550 mm



H 7440 BM*

P.V.P. recomendado: **2.299 €**

- + Comando DirectSensor
- + Tecla Pipocas
- + Programas automáticos
- 15 funções
- Medidas de encastre (L x A x P): 562-568 x 450-452 x 550 mm



H 7240 BM

P.V.P. recomendado: **2.049 €**

- Comando DirectSensor
- Volume interior: 43 litros
- Programas automáticos
- **Conectividade com a app da Miele**
- 12 funções
- Medidas de encastre (L x A x P): 562-568 x 450-452 x 550 mm

Micro-ondas de 45 cm



M 7244 TC

P.V.P. recomendado: **1.499 €**

- + **Variedade de cores**
- + Com grill de quartzo
- Medidas do micro-ondas (L x A x P): 595 x 456 x 560 mm
- Medidas de encastre (L x A x P): 562-568 x 450-452 x 550 mm



M 7240 TC

P.V.P. recomendado: **1.249 €**

- + Comando DirectSensor S
- + **Volume interior de 46 litros**
- + Sistema de abertura vertical
- + Design em vidro preto e aço inoxidável
- + TopControl: painel de comandos superior
- Medidas de encastre (L x A x P): 562-568 x 450-452 x 550 mm



M 2240 SC

P.V.P. recomendado: **899 €**

- + **Instalação em coluna frontal exterior de 46 cm de altura**
- + Volume interior de 26 litros
- Medidas de encastre (L x A x P): 562-568 x 450-452 x 550 mm

Micro-ondas de 36 cm



M 2234 SC

P.V.P. recomendado: **899 €**
Com grill de quartzo

- Comando tátil
- Volume interior de 17 litros
- Sistema de abertura lateral
- Potência máxima de 900 W
- **Programas automáticos**
- Medidas de encastre (L x A x P): 562-568 x 350-362 x 310 mm



M 2230 SC

P.V.P. recomendado: **799 €**

Leve a sua cozinha a um outro nível

Leve a sua cozinha a um outro nível. Descubra os eletrodomésticos Miele perfeitos para obter resultados execucionais. Preparado para viver uma experiência premium?



GAVETAS AQUECEDORAS

As gavetas aquecedoras da Miele estão disponíveis em três tamanhos (14, 29 e 32 cm) para coordenação perfeita com outro eletrodoméstico num nicho de 60 ou 90 cm. Tipos de instalação e medidas diferentes para uma cozinha harmoniosa.

4 em 1

Pré-aqueça as suas chávenas para desfrutar de um café perfeito. Mantenha os alimentos quentes para poder servir à temperatura ideal. A função Cozinhar a baixas temperaturas conserva o aroma e os nutrientes para resultados sempre maravilhosos.



GAVETAS DE VÁCUO

Apresenta uma grande variedade de aplicações: preserva a qualidade dos alimentos, conserva-os durante mais tempo e prepara-os para que possam ser usados na confeção sous-vide. Pode embalar a vácuo os alimentos que não utilizou e congelá-los: os nutrientes, o sabor e as vitaminas são conservados durante muito mais tempo do que na congelação normal. Além disso, pode embalar líquidos a vácuo sem problema.

MÁQUINAS DE CAFÉ

UMA EXPERIÊNCIA DE SABOR ÚNICA

Desfrute do seu café em pleno com as máquinas de café

da Miele. Graças ao sistema

AromaticSystemFresh, cada

café é tirado com grãos de café

moídos na hora que são em

seguida aromatizados para

obter um aroma e sabor

intensos. Com a CoffeeSelect

tem a vantagem de contar com

três reservatórios de grãos onde

pode colocar três tipos de grãos

diferentes para os ter sempre à

sua disposição.

Quer lhe apeteça um

expresso, um latte macchiato

ou um capuccino, todos os

parâmetros estão pré-ajustados

e pode adaptá-los às suas

preferências. Máximo conforto e

personalização.



Fácil de utilizar

Melhor experiência de café: graças às funções inteligentes, a preparação é particularmente simples e rápida.



Recipiente de leite EasyClick

Pode alterar o tipo de leite com facilidade e conservá-lo perfeitamente no frigorífico.



CoffeeSelect

Livremente selecionável: com os três reservatórios de grãos, a sua especialidade de café é sempre preparada com os grãos adequados.



Limpeza automática

Confortável e sem esforço: a sua máquina de café da Miele trata da limpeza e da descalcificação por si.



H 7860 BP · CVA 7845 · ESW 7010 · DGC 7840 HG · EVS 7010



CVA 7845

P.V.P. recomendado: **4.299 €**

- + **Ligação direta à água da rede** (também funciona com reservatório)
- Medidas de encastre (L x A x P): 562-568 x 450-452 x 550 mm



CVA 7840

P.V.P. recomendado: **3.899 €**

- + **Comando M Touch**
- + **CoffeeSelect: até 3 tipos de café diferentes**
- + AutoClean e AutoDescale: limpeza e descalcificação automáticas
- Medidas de encastre (L x A x P): 562-568 x 450-452 x 550 mm



CVA 7440*

P.V.P. recomendado: **3.299 €**

- Comando DirectSensor
- **AromaticSystemFresh:** moinho inovador que mói café para cada preparação
- **Coffee & Tea: mais de 20 tipos de café e chá**
- CupSensor
- EasyClick
- Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConnect
- Medidas de encastre (L x A x P): 562-568 x 450-452 x 550 mm

Gavetas aquecedoras Gourmet



ESW 7030

P.V.P. recomendado: **1.599 €**

- Gaveta aquecedora Gourmet para nicho de 32 cm de altura
- Capacidade para um serviço de jantar para 12 pessoas
- Medidas da gaveta aquecedora Gourmet (L x A x P): 595 x 317 x 570 mm



ESW 7020

P.V.P. recomendado: **1.549 €**

- Gaveta aquecedora Gourmet para nicho de 29 cm de altura
- Capacidade para um serviço de jantar para 12 pessoas
- Medidas da gaveta aquecedora Gourmet (L x A x P): 595 x 289 x 570 mm



ESW 7010**

P.V.P. recomendado: **1.449 €**

- Gaveta aquecedora Gourmet para nicho de 14 cm de altura
- Capacidade para um serviço de jantar para 6 pessoas
- Temperatura regulável até 85 °C
- Pré-aquece pratos, mantém os alimentos quentes e cozinha a baixa temperatura
- **Conectividade Miele@home**
- Medidas da gaveta aquecedora (L x A x P): 595 x 141 x 570 mm

Gaveta de vácuo



EVS 7010**

P.V.P. recomendado: **2.699 €**

- Gaveta de vácuo para nicho de 14 cm de altura
- Capacidade de 8 litros
- Embalagem a vácuo de sacos de tamanhos diferentes e de recipientes
- Três níveis de vácuo e selagem
- Medidas da gaveta de vácuo (L x A x P): 595 x 141 x 570 mm

Bege pérola

A nova cor **tendência** elegante e intemporal

Máquina de café
CVA 7440

Forno multifunções pirolítico
H 7464 BP
Opção forno a vapor combinado
DGC 7460 HC Pro

Forno multifunções com micro-ondas
H 7440 BM
Opção forno a vapor combinado
DGC 7440 HC Pro

Garrafeira
KWT 6422 iG-1
(60x90 cm)

Gaveta aquecedora
Gourmet disponível
em 3 tamanhos
ESW 7030

VitroLine com puxador:
Pearl Beige estará disponível a partir de julho de 2025

Placa de indução com exaustor
integrado em design mate
KMDA 7876 FL U

Disponível régua de cobertura HKL 60 em bege pérola para instalação em coluna.

Desenhe a cozinha dos seus sonhos

Design **ArtLine**

Design minimalista para uma integração perfeita sem puxadores. Disponível em quatro cores.

M Touch PRESTIGE







Design VitroLine:

Vidro em destaque na frente e puxador. Disponível em 3 cores.



Design PureLine:

Frente em vidro preto e aço inoxidável com puxador em aço.

Largura	Fornos	Fornos com micro-ondas	Micro-ondas
90 cm	 H 7890 BP		
60 cm	 H 7860 BP  H 7860 BPX		
45 cm		 H 7840 BM	





M Touch S PREMIUM



60 cm	 H 7660 BP		
45 cm		 H 7640 BM	









DirectSensor REFERENCE 2



60 cm	 H 7464 BP*  H 7464 BPX		
45 cm		 H 7440 BM*  H 7440 BMX	

DirectSensor S REFERENCE 1



60 cm	 H 7264 B  H 7262 B  H 7264 BP  H 7262 BP		
45 cm	 H 7244 B	 H 7240 BM	 M 7244 TC  M 7240 TC

* A cor Bege pérola passará a estar disponível em design VitroLine a partir de julho de 2025.



CVA: entrada de água · DGC: entrada de água e esgoto

Fornos a vapor combinados	Fornos a vapor com micro-ondas	Fornos a vapor	Máquinas de café	Gavetas Gourmet
 DGC 7860 HC Pro DGC 7860 HCX Pro	 DGC 7865 HC Pro DGC 7865 HCX Pro			
 DGC 7860 HC Pro DGC 7840 HCX Pro	 DGC 7845 HC Pro	 DGM 7840	 CVA 7845 CVA 7840	 ESW 7030
 DGC 7660 HC Pro				
 DGC 7640 HC Pro	 DGC 7645 HC Pro		 CVA 7840	 ESW 7020
 DGC 7460 HC Pro*	 DGC 7450			
 DGC 7440 HC Pro*	 DGC 7440 HCX Pro	 DGM 7440	 DG 7440	 CVA 7440*
 DGC 7250				 EVS 7010
		 DG 7240		

Placas

de indução



Reconhecimento inteligente de recipientes

Os elementos de comando com reconhecimento inteligente do recipiente são apenas visíveis quando os recipientes para cozinhar estão colocados e aparecem sempre na posição correta.



TwinBooster

Potência flexível: a potência de indução pode ser distribuída individualmente ou concentrada numa zona apenas.



TempControl

Resultados sempre perfeitos: a temperatura da frigideira é mantida constante e já nada queima.





Indução total

Desfrute da derradeira liberdade: pode usar toda a placa, sem zonas de cozinhar predefinidas e, portanto, com a máxima flexibilidade.



Revestimento DiamondFinish

Robusto e elegante: com o revestimento DiamondFinish especialmente resistente e de alta qualidade produzem-se notoriamente menos arranhões.



Comando inteligente

Concentre-se na confeção: com Con@ctivity 3.0, o exaustor sabe o que tem a fazer. O exaustor reage automaticamente conforme as regulações na placa.



90 cm de largura



KM 7999 FL

P.V.P. recomendado: **5.299 €**

- Zonas de cozinhar flexíveis para até 5 recipientes para cozinhar
- **8 sensores TempControl**
- Medidas do corte: 916 x 500 mm
- Medidas da placa: 936 x 520 mm

Largura superior a 75 cm



KM 7878-2 FL

P.V.P. recomendado: **2.949 €**

+ **Indução total com revestimento DiamondFinish duas vezes mais resistente**

- Medidas do corte: 780 x 500 mm
- Medidas da placa: 800 x 520 mm




KM 7897-2 FL

P.V.P. recomendado: **3.349 €**

+ **Placa de indução total com revestimento DiamondFinish**

- Dimensões do corte: 916 x 500 mm
- Medidas do corte: 916 x 520 mm




KM 7678 FL

P.V.P. recomendado: **2.549 €**

+ **Indução total para até 6 recipientes**

- + Zona de cozinhar de 740 x 380 mm
- Combinável com elementos SmartLine
- Medidas do corte: 780 x 500 mm
- Medidas da placa: 800 x 520 mm



KM 7697 FL

P.V.P. recomendado: **3.049 €**

• **Indução total para até 6 recipientes**

- Zona de cozinhar de 870 x 380 mm
- Medidas do corte: 916 x 500 mm
- Medidas da placa: 936 x 520 mm




KM 7576-2 FL Preto mate

P.V.P. recomendado: **2.499 €**

+ **Design MattFinish** ainda mais resistente a riscos e com efeito antedeadas

- + **6 zonas de cozinhar incluindo 3 zonas PowerFlex de 230 x 390 mm**
- + **3 anos de garantia Miele + 125 semanas de extensão de garantia**
- Medidas do corte: 780 x 500 mm
- Medidas da placa: 800 x 200 mm



KM 7684 FL

P.V.P. recomendado: **2.499 €**

• **Placa em design panorâmico**

- 4 áreas, incluindo 2 zonas PowerFlex de 230 x 390 mm
- Medidas do corte: 896 x 388 mm
- Medidas da placa: 916 x 408 mm




KM 7575 FL

P.V.P. recomendado: **2.099 €**

+ **6 zonas de cozinhar incluindo 3 zonas PowerFlex de 230 x 390 mm**


- + **TwinBooster**: rápido início de ebulição
- Medidas do corte: 780 x 500 mm
- Medidas da placa: 800 x 520 mm



KM 7594 FL

P.V.P. recomendado: **2.399 €**

- **5 zonas de cozinhar (2 zonas PowerFlex de 230 x 390 mm e uma de 28 cm de diâmetro)**
- **TwinBooster**: rápido início de ebulição
- Medidas do corte: 916 x 520 mm
- Medidas da placa: 936 x 520 mm



KM 7373 FL

P.V.P. recomendado: **1.399 €**

- 4 zonas de cozinhar (220 mm/2 com 210 mm/outra com 160 mm diâmetro) com zona flex de 210 x 400 mm
- Medidas do corte: 750-780 x 490-500 mm
- Medidas da placa: 800 x 520 mm


Largura de aprox. 60 cm



KM 7867-1 FL

P.V.P. recomendado: **2.249 €**


- + Placa de indução total com revestimento DiamondFinish duas vezes mais resistente
- Medidas do corte: 600 x 500 mm
- Medidas da placa: 620 x 520 mm



KM 7667 FL

P.V.P. recomendado: **1.949 €**


- + Placa de indução total para até 4 recipientes
- + Zona de cozinhar de 570 x 390 mm
- Combinável com SmartLine
- Medidas do corte: 600 x 500 mm
- Medidas da placa: 620 x 520 mm



KM 7564 FL

P.V.P. recomendado: **1.649 €**

- + Comando SmartSelect prático e intuitivo em amarelo
- Combinável com SmartLine
- Medidas do corte: 600 x 500 mm
- Medidas do corte: 620 x 520 mm




KM 7465 FL

P.V.P. recomendado: **1.599 €**

- 4 zonas (230 mm de diâmetro) incluindo 2 zonas PowerFlex de 230 x 390 mm
- Divide-se em 4 zonas independentes
- TwinBooster: rápido início de ebulição
- Medidas do corte: 600 x 500 mm
- Medidas da placa: 620 x 520 mm


Largura aprox. 60 cm (instalação a partir de 56 cm)



KM 7404 FX

P.V.P. recomendado: **1.549 €**

- 4 zonas (2 com 230 mm de diâmetro/190 mm/160 mm) incluindo 1 zona PowerFlex de 230 x 390 mm
- Com 592 mm de largura para instalação à face
- Medidas do corte: 570-596 x 470-496 mm
- Medidas da placa: 592 x 492 mm



KM 7466 FL 125 Edition

P.V.P. recomendado: **1.399 €**


Sem moldura - Instalação sobre a bancada ou à face

- + 4 zonas (2 com 230 mm de diâmetro/190 mm/160 mm) incluindo 1 zona PowerFlex de 230 x 390 mm
- + Seleção rápida por escala numérica
- + Placa para grelhar Gourmet de oferta*
- Medidas do corte: 560-600 x 490-500 mm
- Medidas da placa: 620 x 520 mm

KM 7466 FR

P.V.P. recomendado: **1.399 €**


Com moldura em aço (+6 mm em relação às medidas da placa)



KM 7363 FL

P.V.P. recomendado: **1.299 €**

- + 4 zonas de cozinhar incluindo 1 zona flex de 220 x 160 mm
- Medidas do corte: 560-600 x 490-500 mm
- Medidas do corte: 620 x 530 mm



KM 7361 FL

P.V.P. recomendado: **899 €**


Sem moldura para instalação sobre a bancada ou à face

- + 4 zonas de cozinhar (220 mm/190 mm/160 mm)
- Com moldura de aço inoxidável KM 7361 FR
- Medidas do corte: 560-600 x 490-500 mm
- Medidas da placa: 620 x 520 mm

KM 7361 FR

P.V.P. recomendado: **899 €**

Com moldura de aço inoxidável (+6 mm sobre as medidas da placa)



KM 7360 FL

P.V.P. recomendado: **849 €**

Sem moldura - Instalação sobre a bancada ou à face

- 3 zonas (280 mm/220 mm/260 mm de diâmetro)
- Função Stop&Go
- Função Booster
- Con@ctivity: comunicação com o exaustor
- Conectividade Wi-Fi: Miele@home
- Medidas do corte: 560-600 x 490-500 mm
- Medidas da placa: 620 x 520 mm

KM 7360 FR

P.V.P. recomendado: **849 €**

Com moldura em aço (+6 mm em relação às medidas da placa)


CombiSet SmartLine



- **Teppan Yaki de indução**
- 2 zonas de cozinhar reguláveis
- Superfície em aço inoxidável
- Medidas do corte: 358 x 500 mm
- Medidas da placa: 378 x 92 x 520 mm

CS 7632 FL

P.V.P. recomendado: **2.599 €**



- SmartLine com 2 zonas de cozinhar (1 área PowerFlex)
- TwinBooster: máxima potência
- Medidas do corte: 359 x 500 mm
- Medidas da placa: 378 x 92 x 520 mm

CS 7612 FL

P.V.P. recomendado: **1.549 €**



- **Wok duplo** de até 4,50 kW
- Grelhas laváveis na máquina de lavar louça
- GasStop
- Medidas do corte: 359 x 500 mm
- Medidas da placa: 378 x 92 x 520 mm

CS 7101-1 FL

P.V.P. recomendado: **1.349 €**



- Instalação à face ou sobre a bancada
- **2 queimadores (1 intenso)**
- Suportes laváveis em máquinas de lavar louça
- Medidas do corte: 358 x 500 mm
- Medidas da placa: 378 x 92 x 520 mm

CS 7102-1 FL

P.V.P. recomendado: **1.299 €**

CombiSet ProLine



- **Teppan Yaki elétrico**
- 2 zonas de cozinhar reguláveis
- Superfície em aço inoxidável
- Medidas do corte: 364 x 500 mm
- Medidas da placa: 380 x 118 x 520 mm

CS 1327 Y

P.V.P. recomendado: **2.399 €**



- **Placa de indução com 2 zonas (230 mm/160 mm de diâmetro)**
- TwinBooster: máxima potência
- Medidas do corte: 272 x 500 mm
- Medidas da placa: 288 x 73 x 520 mm

CS 1212-1I

P.V.P. recomendado: **1.499 €**



- **Barbecue Grill elétrico**
- 2 zonas reguláveis
- Grelha em ferro fundido
- Medidas do corte: 272 x 500 mm
- Medidas da placa: 288 x 115 x 520 mm

CS 1312 BG

P.V.P. recomendado: **1.349 €**



- Superfície de aço inoxidável
- 1 queimador normal e 1 intenso
- Grelhas laváveis na máquina de lavar louça
- QuickStar, GasStop e Restart
- Medidas do corte: 272 x 500 mm
- Medidas da placa: 288 x 144 x 520 mm

CS 10a12-2

P.V.P. recomendado: **1.299 €**

Placas a gás



KM 3054-1

P.V.P. recomendado: **1.999 €**

- + 5 queimadores incl. 1 Wok duplo
- Medidas do corte: 916 x 500 mm
- Medidas da placa: 942 x 53 x 526 mm



KM 2356-1 G

P.V.P. recomendado: **1.899 €**

- + Placa a gás com funções eletrônicas
- + 5 queimadores incl. 1 Wok duplo
- + GasStop & ReStart
- + Medidas do corte: 862 x 490 mm
- + Medidas da placa: 888 x 105 x 508 mm



KM 2034 G

P.V.P. recomendado: **1.299 €**

- 5 queimadores incl. 1 Wok duplo
- Medidas do corte: 560 x 480-490 mm
- Medidas da placa: 750 x 90 x 520 mm



KM 2012 G

P.V.P. recomendado: **949 €**

- 4 queimadores incl. 1 Wok simples
- GasStop
- Grelhas ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Medidas do corte: 560 x 480-490 mm
- Medidas da placa: 650 x 90 x 520 mm



KM 2010 G

P.V.P. recomendado: **899 €**

- 4 queimadores
- GasStop
- Grelhas ComfortClean laváveis na máquina de lavar louça
- Medidas do corte: 560 x 480-490 mm
- Medidas da placa: 580 x 480 mm

Placas elétricas (largura aprox. 75 cm)




KM 6523 FL

P.V.P. recomendado: **1.049 €**

- Instalação à face
- 4 zonas de cozinhar (210 mm/170 mm/280 mm /145 mm de diâmetro) incluindo uma zona Vario de 170 x 290 mm
- Medidas para instalação à face: 730-756 x 470-496 mm
- Medidas da placa: 752 x 45 x 492 mm

Placas elétricas (largura aprox. 60 cm)



KM 6540 FR

P.V.P. recomendado: **949 €**

- 4 zonas de cozinhar (210 mm /170 mm/160 mm/145 mm de diâmetro) incluindo uma zona Vario de 170 x 265 mm
- + Conectividade Wi-Fi: Miele@home
- Medidas do corte: 600 x 500 mm
- Medidas da placa: 614 x 43 x 514 mm



KM 6520 FR

P.V.P. recomendado: **799 €**

- 4 zonas de cozinhar (210 mm/180 mm/160 mm /145 mm de diâmetro)
- Medidas do corte: 560 x 490 mm
- Medidas da placa: 574 x 48 x 504 mm



KM 6527 FR

P.V.P. recomendado: **749 €**

- Design com moldura em aço inoxidável
- 3 zonas de cozinhar (270 mm/180 mm/160 mm de diâmetro)
- 1 zona de 27 com circuito triplo
- Stop&Go
- Medidas do corte: 560 x 490 mm
- Medidas da placa: 574 x 48 x 504 mm

Placas

com exaustor integrado



Dupla poderosa

A comprovada tecnologia de indução Miele combinada com um exaustor eficaz fazem esta placa uma verdadeira protagonista na sua cozinha.



Plug&Play

Plug&Play para planeamento e montagem fáceis: de fácil instalação, o ar filtrado é reconduzido para o espaço através de uma discreta abertura no rodapé, sem um sistema de tubos adicional.



Muito espaço para cozinhar

É possível colocar vários recipientes grandes, uns atrás dos outros ou utilize a prática função de ponte para ligar facilmente as zonas de cozinhar.





Motor Silence

Extra silencioso: o motor Miele é 25 % mais silencioso do que os modelos anteriores.



Filtro de gorduras metálico em aço inoxidável

Os filtros de gordura metálicos de 10 camadas são adequados para a máquina de lavar louça e muito duradouros.



Exaustão perfeita

Graças ao seu design elegante e discreto, o seu exaustor pode ser perfeitamente integrado em qualquer estilo de instalação e define novos padrões em termos de estética e versatilidade.



KMDA 7876 FL-U

P.V.P. recomendado: **3.799 €**



- + Design exclusivo **preto mate**
- + **Design MattFinish** ainda mais resistente a riscos e com efeito antedeadas
- + **3 anos de garantia Miele + 125 semanas de extensão de garantia de oferta**
- Medidas do corte: 780 x 500 x 234 mm



KMDA 7676 FL-U

P.V.P. recomendado: **3.399 €**



- **4 zonas de cozinhar (230 mm de diâmetro) que se transformam em 2 zonas PowerFlex de 230 x 460 mm**
- Design compacto: só precisa de 234 mm livres por baixo da bancada
- Medidas do corte: 780 x 500 x 234 mm



KMDA 7473 FL-U

P.V.P. recomendado: **3.199 €**



- **4 zonas de cozinhar (210 mm de diâmetro) que se transformam em 2 zonas Flex de 210 x 420 mm**
- Medidas do corte: 780 x 500 x 200 mm



KMDA 7272 FL-U

P.V.P. recomendado: **2.899 €**



- **Motor Silence**
- **Design compacto:** só precisa de 200 mm livres por baixo da bancada
- **4 zonas de cozinhar (2 com 220 mm de diâmetro /2 com 190 mm de diâmetro)**
- Instalação sobre a bancada ou à face
- Comunicação com o exaustor
- Conectividade Miele@home
- Potência máxima de até 610 m³/h
- Medidas do corte: 780 x 500 x 200 mm



As placas com exaustor integrado **KMDA da Miele** estão disponíveis em três modos de instalação que permitem **uma instalação perfeita e simples** em qualquer espaço.

- Instalação tanto sobre a bancada como à face.
- Instalação sobre a bancada a partir de 10 mm de grossura e uma profundidade de bancada mínima de 600 mm.
- 900 mm de largura mínima do móvel de instalação e 200 ou 234 mm de altura, consoante o modelo.
- O tabuleiro de recolha e a tampa de limpeza inferiores devem ficar acessíveis.

Modo com instalação com saída de ar guiada:

- Para efetuar os trabalhos de manutenção deve ser possível retirar o painel posterior do móvel e a altura mínima do rodapé deve ser de 100 mm.

Modo com instalação Plug&Play:

- Deixar, no mínimo, 25 mm de espaço na parte de trás do móvel.
- Deve ser garantida uma ventilação adequada de, pelo menos, 425 cm² através do rodapé. Para tal, é possível cortar o painel do rodapé ou criar grelhas ou recortes.

Acessórios recomendados

Modo de saída de ar para o exterior



Conjunto DFKS-AR (12226910)

Inclui caixa de parede DMK 150-1 que garante uma excelente extração. Testada por ensaio Blower Door de hermeticidade para edifícios de baixo consumo.


Modo de recirculação de ar guiada



Conjunto DFKS-UR (122268090)

KMDA inclui filtro de carvão ativado DFK 35-P. Filtro regenerável DKF 1000-R nem fornecido nem na KMDA nem no conjunto.

Modo Plug&Play



Não são necessários acessórios adicionais

Filtro de carvão ativado DFK 35-P e adaptador Plug&Play incluídos em todas as KMDA -U.

Exaustores



Con@ctivity

Concentre-se totalmente na confeitação: com Con@ctivity, o seu exaustor executa automaticamente a ação correta. Assim que a placa é ligada ou desligada, o exaustor reage automaticamente. A capacidade de sucção é automaticamente ajustada consoante os acontecimentos na placa, o que garante que o ambiente se mantém agradável.



Silence

Equipado com revestimento especial de isolamento acústico que reduz o ruído de forma eficiente.



Possibilidades de instalação

Em saída de ar ou em recirculação de ar com filtro de carvão ativado. Nos exaustores com modo de funcionamento por recirculação de ar, o filtro de carvão ativado neutraliza os odores. Este filtro pode ser de utilização única (deve ser substituído periodicamente) ou regenerável no forno.

Tipos de exaustores

Exaustores de parede e de ilha

O centro das atenções.



Exaustores de ilha



Exaustores de parede

Exaustores de teto

Integração perfeita na cozinha para uma visão completamente aberta.



Sistemas Downdraft

A solução elegante por trás da placa.



Exaustores de encastrar. A solução perfeita para cada situação de montagem.



Exaustores de pala



Exaustores de bancada



Exaustores de encastrar

Exaustores de teto



- 120 cm de largura
- + Motor ECO com os mais baixos valores de ruído e elevada potência de exaustão
- Potência máxima: 750 m³/h
- Funcionamento por recirculação de ar com Plug&Play
- Medidas do exaustor (L x A x P): 1165 x 196 x 500 mm



DAC 4240 WSMA

P.V.P. recomendado: **2.399 €**

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Filtro de carvão DKF 35-P, DKF 35-S e filtro regenerável DKF 40-R



- 90 cm de largura
- Motor ECO eficiente e muito silencioso
- Controlo eletrónico
- Conectividade Wi-Fi e Con@ctivity
- Potência máxima: 685 m³/h
- Funcionamento por recirculação de ar com Plug&Play
- Medidas do exaustor (L x A x P): 1165 x 196 x 500 mm



DAC 2940

P.V.P. recomendado: **1.799 €**

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Filtro de carvão DKF 35-P, DKF 35-S e filtro regenerável DKF 40-R

Exaustores de parede



- 90 cm de largura
- + Motor ECO eficiente e muito silencioso
- Potência máxima: 640 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 898 x 85 x 500 mm



DA 6698 W

P.V.P. recomendado: **2.399 €**

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Chaminé DACW (3 medidas 895 mm/1455 mm/1775 mm)
- Filtro de carvão DKF 12-P e filtro regenerável DKF 12-R



- 90 cm de largura
- + Motor ECO eficiente e muito silencioso
- Potência máxima: 640 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 898 x 62 x 500 mm



PUR 98 W

P.V.P. recomendado: **1.049 €**

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Chaminé DACW (3 medidas 895 mm/1455 mm/1775 mm)
- Filtro de carvão DKF 12-P e filtro regenerável DKF 12-R

Exaustores de parede



- 90 cm de largura
- + Motor ECO: o exaustor decorativo mais silencioso da Miele
- Potência máxima: 875 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 898 x 420 x 381 mm



DAH 4970

P.V.P. recomendado: **1.699 €**

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Chaminé de 419 mm a 799 mm DADC 1000
- Filtro de carvão DKF 29-P, DKF 29-S e filtro regenerável DKF 29-R

Disponível em preto mate:
DAH 4980



- 90 cm de largura
- + Conectividade Wi-Fi & Con@ctivity
- + Exaustão lateral
- Potência máxima: 675 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 898 x 443 x 388 mm



DAH 2960

P.V.P. recomendado: **1.299 €**

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Chaminé de 419 mm a 799 mm DADC 1000
- Filtro de carvão DKF 29-P, DKF 29-S e filtro regenerável DKF 29-R



- 60 cm de largura
- Paineis em vidro
- Comando tátil
- Potência máxima: 635 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 598 x 443 x 388 mm



DAH 1650

P.V.P. recomendado: **999 €**

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Chaminé de 419 mm a 799 mm DADC 1000
- Filtro de carvão DKF 29-P, DKF 29-S e filtro regenerável DKF 29-R



- 90 cm de largura
- Design com frente em vidro
- Potência máxima: 670 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 880 x 500 x 260 mm



DA 9299 W

P.V.P. recomendado: **1.099 €**

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Chaminé de 380 mm a 740 mm DADC 9000
- Filtro de carvão DKF 29-P, DKF 29-S e filtro regenerável DKF 29-R

Disponível em preto mate:
DA 9299 W (915 m³/h)

Exaustores de ilha



- 120 cm de largura
- + **Ajuste de altura mediante o motor (755-1045 mm)**
- + Motor ECO eficiente e muito silencioso
- Potência máxima: 675 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 1198 x 70 x 698 mm

DA 4248-V D

P.V.P. recomendado: **4.299 €**



- 90 cm de largura
- + Altura personalizável
- + Apenas recirculação de ar
- Potência máxima: 620 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 1000 x 112 x 700 mm

DA 6708 D

P.V.P. recomendado: **3.649 €**

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Conjunto de fixação ao teto DUD 6700
- Filtro de carvão DKF 21-P e filtro regenerável DKF 21-R



- 90 cm de largura
- + Motor ECO eficiente e muito silencioso
- + **Ligação Wi-Fi e Con@ctivity**
- Potência máxima: 730 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 898 x 85 x 598 mm

DA 6698 D

P.V.P. recomendado: **3.499 €**

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Chaminé DACI (3 tamanhos 900 mm/1360 mm/1660 mm)
- Filtro de carvão DKF 12-P e filtro regenerável DKF 12-R



- 90 cm de largura
- Saída ou recirculação de ar
- Potência máxima: 650 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 898 x 70 x 598 mm

PUR 98 D

P.V.P. recomendado: **1.849 €**

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Chaminé DACI (3 tamanhos 900 mm/1360 mm/1660 mm)
- Filtro de carvão DKF 12-P e filtro regenerável DKF 12-R

Exaustores de pala



- + Aço inox e vidro preto
- 90 cm de largura
- Potência máxima: 880 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 861 x 60 x 307 mm

DAS 8930

P.V.P. recomendado: **1.499 €**

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Filtro de carvão DKF 31-P e filtro regenerável DKF 31-R



- + Design em vidro transparente
- Potência máxima: 625 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 861/561 (consoante modelo) x 68 x 307 mm

DAS 4940 Vidro

P.V.P. recomendado: **1.149 €**

90 cm de largura

DAS 4640 Vidro

P.V.P. recomendado: **1.049 €**

60 cm de largura

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Filtro de carvão DKF 31-P e filtro regenerável DKF 31-R



- + Design da Frente em vidro preto
- + SmartControl
- Potência máxima: 720 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 896/596 (consoante modelo) x 36 x 273 mm

DAS 4930

P.V.P. recomendado: **1.049 €**

90 cm de largura

DAS 4630

P.V.P. recomendado: **949 €**

60 cm de largura

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Conjunto de filtros para a primeira colocação em funcionamento DKFS 31-P e DKFS 31-R
- Filtros de substituição de carvão DKF 31-P e filtro regenerável DKF 31-R



- + Motor ECO silencioso
- + **Ligação Wi-Fi e Con@ctivity**
- Potência máxima: 600 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 896/596 (consoante modelo) x 36 x 273 mm

DAS 4920

P.V.P. recomendado: **899 €**

90 cm de largura

DAS 4620

P.V.P. recomendado: **799 €**

60 cm de largura

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Conjunto de filtros para a primeira colocação em funcionamento DKFS 31-P e DKFS 31-R
- Filtros de substituição de carvão DKF 31-P e filtro regenerável DKF 31-R



- Design em aço inox
- Saída ou recirculação de ar
- Potência máxima: 555 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 896/596 (consoante modelo) x 36 x 273 mm

DAS 2920

P.V.P. recomendado: **749 €**

90 cm de largura

DAS 2620

P.V.P. recomendado: **649 €**

60 cm de largura

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Conjunto de filtros para a primeira colocação em funcionamento DKFS 31-P e DKFS 31-R
- Filtros de substituição de carvão DKF 31-P e filtro regenerável DKF 31-R

Exaustores de bancada



- + **Exaustor telescópico** que fica completamente oculto quando não está a ser usado
- + Exaustão periférica
- + Comunicação com a placa
- + Instalação flexível com Plug&Play, recirculação guiada ou saída para o exterior
- + Potência máxima: 640 m³/h
- + Medidas do exaustor (L x A x P): 936/916 (consoante o modelo) x 300 x 120 mm

DAD 4841 (916 mm de largura)

DAD 4941 (936 mm de largura)

P.V.P. recomendado: **2.399 €**

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Conjunto Plug&Play com adaptador para saída de ar + filtros DUP 150 UBS



- Combinável com elementos SmartLine
- Motor ECO eficiente
- Instalação sobre a bancada ou à face
- Para modo de recirculação ou saída de ar
- Medidas do exaustor (L x A x P): 120 x 168 x 520 mm

CSDA 7001

P.V.P. recomendado: **1.549 €**

Exaustores de encastrar



- 120 cm de largura
- Apenas saída de ar
- Potência máxima: 600 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 1180 x 63 x 293 mm



DA 2628

P.V.P. recomendado: **2.499 €**



- + Exaustão lateral
- + Motor ECO eficiente
- Potência máxima: 585/640 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 889/580 (consoante modelo) x 63 x 293 mm



DA 2698

P.V.P. recomendado: **1.999 €**
90 cm de largura



DA 2668

P.V.P. recomendado: **1.599 €**
60 cm de largura

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Filtro de carvão DKF 19-P



- Saída ou recirculação de ar
- Potência máxima: 600 m³/h
- Medidas do exaustor (L x A x P): 884/584 mm (consoante modelo) x 63 x 297 mm



DA 2390

P.V.P. recomendado: **1.199 €**
90 cm de largura



DA 2360

P.V.P. recomendado: **799 €**
60 cm de largura

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Filtro de carvão DKF 19-P



- + Motor ECO eficiente e silencioso
- + **Ligação Wi-Fi** e Con@ctivity
- Potência máxima: 730 m³/h
- Medidas do exaustor DA 2578 (L x A x P): 702 x 50 x 402 mm
- Medidas do exaustor DA 2558 (L x A x P): 532 x 30 x 372 mm



DA 2578

P.V.P. recomendado: **999 €**
70 cm de largura



DA 2558

P.V.P. recomendado: **749 €**
53 cm de largura

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente:

- Filtro de carvão DKF 15-P

Aparelhos de frio



DynaCool

A função DynaCool assegura uma temperatura uniforme em todo o compartimento frigorífico. Não importa onde coloque os alimentos, uma vez que todos têm as mesmas condições.



FlexiLight 2.0

Iluminação perfeita de todas as zonas do frigorífico graças à FlexiLight 2.0. As prateleiras iluminadas podem ser posicionadas de forma livre e flexível dentro do compartimento frigorífico, sem ofuscar. A FlexiLight da Miele impressiona com o seu design moderno e poupança energética.



PerfectFresh Active

Uma nova forma de conservar a frescura dos alimentos. A cada 90 minutos e sempre que se abre a porta é pulverizada água na gaveta PerfectFresh Active. Assim, os alimentos são humedecidos e o nível de humidade mantém-se ideal, independentemente da quantidade de alimentos armazenada.



SoftClose

As portas do frigorífico e do congelador fecham sozinhas sem ruído. A porta fecha-se automaticamente a partir de um ângulo inferior a 30°. Além disso, o SoftClose garante um fecho amortecido da porta: as garrafas já não balançam.



Parede posterior CleanSteel

Frio e limpo: graças à parede posterior CleanSteel, o frio é especialmente bem distribuído no seu frigorífico.



PerfectFresh Pro

Este sistema de refrigeração cria uma zona de temperatura controlada automaticamente entre 0 e +3 °C. Isto permite uma conservação três vezes maior para carne, peixe e muitos laticínios, bem como cinco vezes maior para fruta e legumes.

Combinado de integrar para nicho de 194 cm de altura



KFN 7844 C

P.V.P. recomendado: **2.599 €**



- PerfectFresh Pro
- Parede posterior seca CleanSteel
- Medidas do nicho:
560-570 x 1940-1950 x 550 mm
- Medidas do combinado:
559 x 1940 x 546 mm
- Volume útil total: 273 litros

Combinado de integrar para nicho de 178 cm de altura



KFN 7744 C 125 Gala Edition

P.V.P. recomendado: **2.399 €**



- PerfectFresh Pro
- Parede posterior seca CleanSteel
- Medidas do nicho:
560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas do combinado:
559 x 1770 x 546 mm
- Volume útil total: 244 litros

Combinado de integrar para nicho de 178 cm de altura



KFN 7785 C

P.V.P. recomendado: **3.349 €**



- DailyFresh
- Preparador de cubos de gelo com reservatório de água
- Parede posterior seca CleanSteel
- Função Freeze&Cool
- Medidas do nicho:
560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas do combinado:
559 x 1770 x 546 mm
- Volume útil total: 255 litros



KFN 7734 C

P.V.P. recomendado: **1.999 €**



- DailyFresh
- Medidas do nicho:
560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas do combinado:
559 x 1770 x 546 mm
- Volume útil total: 253 litros



KFN 7774 C

P.V.P. recomendado: **2.799 €**



- PerfectFresh Active
- Parede posterior seca CleanSteel
- Medidas do nicho:
560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas do combinado:
559 x 1770 x 546 mm
- Volume útil total: 245 litros



KDN 7724 E Active

P.V.P. recomendado: **1.349 €**



- DailyFresh
- Medidas do nicho:
560-568 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas do combinado:
541 x 1772 x 548 mm
- Volume útil total: 260 litros

Congelador



FNS 7794 D L ActiveDoor

P.V.P. recomendado: **3.299 €**



- NoFrost
- Fabricador de cubos de gelo com ligação à água de rede
- **ActiveDoor:** abertura e fecho automáticos da porta do aparelho
- Abertura da porta à esquerda não intercambiável
- Medidas do nicho: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas do congelador: 559 x 1770 x 546 mm
- Volume útil total: 213 litros

Frigorífico



K 7797 C R ActiveDoor

P.V.P. recomendado: **3.299 €**




- PerfectFresh Active
- Parede posterior seca CleanSteel
- **ActiveDoor:** abertura e fecho automáticos da porta do aparelho
- Abertura da porta à direita não intercambiável
- Medidas do nicho: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas do frigorífico: 559 x 1770 x 546 mm
- Volume útil total: 296 litros

Pack Duo ActiveDoor*

Preço só aplicável na compra do pack completo

(FNS 7794 D L ActiveDoor + K 7797 C R ActiveDoor)



Abertura por comando de voz

Poupe
400€
com o Pack Duo
ActiveDoor

P.V.P. recomendado dos aparelhos em separado: 6.598 €

P.V.P. recomendado Pack Duo ActiveDoor: 6.199 €

N.º de material do pack: 95009270

* Válido até 30.09.2025

Congeladores



FNS 7774 D

P.V.P. recomendado: **2.799 €**



- NoFrost
- Fabricador de cubos de gelo com ligação à água de rede
- Medidas do nicho: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas do congelador: 559 x 1770 x 546 mm
- Volume útil total: 213 litros



FNS 7740 D 125 Gala Edition

P.V.P. recomendado: **2.499 €**



- NoFrost
- **3 anos de garantia da Miele + 125 semanas de extensão de garantia gratuita**
- Medidas do nicho: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas do congelador: 559 x 1770 x 546 mm
- Volume útil total: 213 litros



FNS 7710 E

P.V.P. recomendado: **1.999 €**



- NoFrost
- Medidas do nicho: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas do congelador: 559 x 1770 x 560 mm
- Volume útil total: 213 litros

Frigoríficos



K 7777 C

P.V.P. recomendado: **2.699 €**



- PerfectFresh Active
- Parede posterior seca CleanSteel
- Medidas do nicho: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas do frigorífico: 559 x 1770 x 546 mm
- Volume útil total: 296 litros



K 7747 C 125 Gala Edition

P.V.P. recomendado: **2.099 €**



- PerfectFresh Pro
- Parede posterior seca CleanSteel
- **3 anos de garantia da Miele + 125 semanas de extensão de garantia gratuita**
- Medidas do nicho: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas do frigorífico: 559 x 1770 x 546 mm
- Volume útil total: 294 litros



K 7737 D

P.V.P. recomendado: **1.699 €**



- DailyFresh
- Medidas do nicho: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas do frigorífico: 559 x 1770 x 560 mm
- Volume útil total: 308 litros

Aparelhos para integrar em nicho de 141 x 60 cm

Congeladores


FNS 7470 D

P.V.P. recomendado: **2.249 €**


- NoFrost
- Medidas do nicho: 560-570 x 1397-1413 x 550 mm
- Medidas do congelador: 559 x 1395 x 544 mm
- Volume útil total: 156 litros

Frigoríficos


K 7448 C

P.V.P. recomendado: **1.899 €**


- PerfectFresh Pro
- Parede posterior seca branca
- Medidas do nicho: 560-570 x 1397-1413 x 550 mm
- Medidas do frigorífico: 559 x 1395 x 546 mm
- Volume útil total: 206 litros

Aparelhos para nichos de 92 x 60 cm

Congeladores


FNUS 7140 C

P.V.P. recomendado: **1.749 €**


- NoFrost
- SoftClose
- Conectividade Miele@home
- Medidas do nicho: 600 x 860-920 x 560 mm
- Medidas do congelador: 597 x 858 x 550 mm
- Volume útil total: 95 litros

Frigoríficos


KU 7135 C

P.V.P. recomendado: **1.749 €**


- DailyFresh
- SoftClose
- DynaCool
- Conectividade Miele@home
- Medidas do nicho: 600 x 860-920 x 560 mm
- Medidas do frigorífico: 597 x 858 x 550 mm
- Volume útil total: 134 litros


KU 7016 D

P.V.P. recomendado: **1.649 €**


- ComfortFrost
- Compartimento congelador 4*
- Medidas do nicho: 600 x 860-880 x 560 mm
- Medidas do frigorífico: 597 x 818 x 550 mm
- Volume útil total: 106 litros


K 7126 E

P.V.P. recomendado: **949 €**


- ComfortFrost
- Medidas do nicho: 560 - 568 x 874 - 881 x 550 mm
- Medidas do frigorífico: 541 x 874 x 545 mm
- Volume útil total: 119 litros

Combinados MasterCool



KF 2902 Vi

P.V.P. recomendado: **9.799 €**



- MasterFresh
- Parede posterior seca CleanSteel
- Preparador de cubos de gelo com ligação à água
- Medidas do nicho: 915 x 2134-2164 x 629 mm
- Medidas do combinado MasterCool: 908 x 2127 x 629 mm
- Volume útil total: 555 litros



KF 2802 Vi

P.V.P. recomendado: **9.199 €**



- MasterFresh
- Parede posterior seca CleanSteel
- Preparador de cubos de gelo com ligação à água
- Medidas do nicho: 762 x 2134-2164 x 629 mm
- Medidas do combinado MasterCool: 756 x 2127 x 629 mm
- Volume útil total: 452 litros

Congeladores MasterCool



F 2813 Vi E

P.V.P. recomendado: **8.999 €**



- NoFrost
- Porta fixa
- Preparador de cubos de gelo com ligação à água
- Medidas do nicho: 762-765 x 2134-2164 x 629 mm
- Medidas do congelador MasterCool: 756 x 2127 x 629 mm
- Volume útil total: 445 litros

Frigoríficos MasterCool



K 2902 Vi

P.V.P. recomendado: **8.999 €**



- MasterFresh
- Click2open
- Medidas do nicho: 914-918 x 2134-2164 x 629 mm
- Medidas do frigorífico MasterCool: 908 x 2127 x 610 mm
- Volume útil total: 579 litros



K 2802 Vi

P.V.P. recomendado: **8.699 €**



- MasterFresh
- Click2open
- Parede posterior seca CleanSteel
- Medidas do nicho: 762-765 x 2134-2164 x 629 mm
- Medidas do frigorífico MasterCool: 756 x 2127 x 629 mm
- Volume útil total: 467 litros



KWT 2612 Vi LI

P.V.P. recomendado: **10.199 €**



- 3 zonas de temperatura
- 104 garrafas
- Click2open
- **Possibilidade de colocar painel**
- Medidas do nicho: 610 x 2134-2164 x 629 mm
- Medidas da garrafeira MasterCool: 603 x 2125 x 608 mm
- Volume útil total: 441 litros



KWT 6422 iG-1*

P.V.P. recomendado: **3.299 €**



- 2 zonas de temperatura
- 33 garrafas
- Medidas do nicho: 560-570 x 874-890 x 550 mm
- Medidas da garrafeira: 595 x 906 x 572 mm
- Volume útil total: 104 litros



KWTUS 7074 F

P.V.P. recomendado: **2.999 €**



- 2 zonas de temperatura
- 32 garrafas
- Porta de vidro/Pega
- Parede traseira seca cinza
- ActiveHumidity
- Medidas do nicho: 600 x 820-880 x 580 mm
- Medidas da garrafeira: 597 x 819 x 563 mm
- Volume útil total: 92 litros

Disponível a partir de julho de 2025

Para nicho de 178 x 60 cm

Para nicho de 89 x 60 cm

Para nicho de 45 x 60 cm



KWT 6722 iGS-1

P.V.P. recomendado: **4.599 €**



- 2 zonas de temperatura
- 80 garrafas
- SommelierSet
- Medidas do nicho: 560-570 x 1772-1780 x 550 mm
- Medidas da garrafeira: 595 x 1770 x 572 mm
- Volume útil total: 271 litros



KWT 6422i-1 G

P.V.P. recomendado: **3.099 €**



- 2 zonas de temperatura
- 30 garrafas
- **Possibilidade de colocar painel**
- Medidas do nicho: 560-570 x 874-890 x 550 mm
- Medidas da garrafeira: 557 x 872 x 553 mm
- Volume útil total: 97 litros



KWT 7112 iG*

P.V.P. recomendado: **2.799 €**



- 1 zona de temperatura
- 18 garrafas
- Medidas do nicho: 560-570 x 450-452 x 550 mm
- Medidas da garrafeira: 595 x 455 x 559 mm
- Volume útil total: 47 litros

Para nicho de 178 x 60 cm

Integrar por baixo da bancada 87 x 60 cm



KWT 6722 iS-1

P.V.P. recomendado: **4.499 €**



- 2 zonas de temperatura
- 80 garrafas
- SommelierSet
- **Possibilidade de colocar painel**
- Medidas do nicho: 560-570 x 1772-1780 x 550 mm
- Medidas da garrafeira: 557 x 1770 x 553 mm
- Volume útil total: 254 litros



KWTUS 7096 E obsw

P.V.P. recomendado: **3.599 €**



- 2 zonas de temperatura
- 32 garrafas
- Porta de vidro/Click2open
- Parede traseira seca em BlackSteel
- ActiveHumidity
- Medidas do nicho: 600 x 820-880 x 580 mm
- Medidas da garrafeira: 597 x 819 x 579 mm
- Volume útil total: 95 litros

Medidas do aparelho 201 x 75 cm



KFN 4796 CD

P.V.P. recomendado: **1.999 €**



- Pega EasyOpen
- DailyFresh
- Parede posterior seca branca
- Medidas do combinado: 747 x 2015 x 675 mm
- Volume útil total: 485 litros



Medidas do aparelho 201 x 60 cm



KFN 4795 AD

P.V.P. recomendado

BlackSteel: 2.199 €



- Pega EasyOpen
- DailyFresh
- Medidas do combinado: 597 x 2015 x 675 mm
- Volume útil total: 371 litros



Medidas do aparelho 201 x 60 cm



KFN 4898 A-10 D

P.V.P. recomendado

BlackSteel: 3.199 €



- Click2open
- PerfectFresh Active
- Parede posterior seca CleanSteel
- Medidas do combinado: 97 x 2015 x 675 mm
- Volume útil total: 362 litros



KFN 4799 CDE

P.V.P. recomendado: **1.999 €**



- Pega EasyOpen
- DailyFresh
- Preparador de gelo com reservatório de água
- Medidas do combinado: 597 x 2015 x 675 mm
- Volume útil total: 371 litros



KFN 4898 AD

P.V.P. recomendado:

Branco brilhante: 2.999 €

P.V.P. recomendado:

Cinza grafite: 2.999 €



- Frente da porta em vidro
- Click2open
- PerfectFresh Active
- Parede posterior seca CleanSteel
- Medidas do combinado: 600 x 2015 x 682 mm
- Volume útil total: 362 litros



KFN 4795 CD

P.V.P. recomendado: **BlackSteel**

Pega EasyOpen: 1.899 €

P.V.P. recomendado: **Preto mate**

Click2open: 1.999 €



- DailyFresh
- Medidas do combinado: 597 x 2015 x 675 mm
- Volume útil total: 371 litros



KFN 4799 AD 125 Gala Edition

P.V.P. recomendado: **Aço inox**

Pega EasyOpen: 2.299 €

P.V.P. recomendado: **Preto mate**

Click2open: 2.499 €



- PerfectFresh Pro
- Parede posterior seca CleanSteel
- Medidas do combinado: 597 x 2015 x 682 mm
- Volume útil total: 360 litros



KFN 4797 CD

P.V.P. recomendado:

Branco: 1.749 €

P.V.P. recomendado:

Aço inox: 1.849 €



- Pega EasyOpen
- PerfectFresh Pro
- Parede posterior seca branca
- Medidas do combinado: 597 x 2015 x 675 mm
- Volume útil total: 360 litros



Congeladores



FNS 4882 D

P.V.P. recomendado: **2.399 €**



- Click2open
- Medidas do congelador: 597 x 1855 x 675 mm
- Volume útil total: 278 litros



FNS 4782 D

P.V.P. recomendado

BlackSteel: 1.649 €



- Pega EasyOpen
- Medidas do congelador: 597 x 1855 x 675 mm
- Volume útil total: 277 litros



FNS 4782 D

P.V.P. recomendado: **1.549 €**



- Pega EasyOpen
- Medidas do congelador: 597 x 1855 x 675 mm
- Volume útil total: 277 litros



Frigoríficos



KS 4887 DD

P.V.P. recomendado: **2.299 €**



- Click2open
- PerfectFresh Active
- Parede posterior seca CleanSteel
- Medidas do frigorífico: 600 x 1855 x 675 mm
- Volume útil total: 386 litros



KS 4783 DD

P.V.P. recomendado

BlackSteel: 1.549 €



- Pega EasyOpen
- DailyFresh
- Medidas do frigorífico: 597 x 1855 x 675 mm
- Volume útil total: 399 litros



KS 4783 DD

P.V.P. recomendado: **1.449 €**



- Pega EasyOpen
- DailyFresh
- Medidas do frigorífico: 597 x 1855 x 675 mm
- Volume útil total: 399 litros





KWNS 4784 DE

P.V.P. recomendado: **4.299 €**



- Combinado garrafeira/congelador
- 2 zonas de temperatura
- 44 garrafas
- Porta da garrafeira em vidro
- SideOpen
- ActiveHumidity
- Parede traseira seca em aço inoxidável
- Medidas da garrafeira:
597 x 1854 x 679 mm
- Volume útil total: 303 litros



KWT 4999 F

P.V.P. recomendado: **5.999 €**



- 3 zonas de temperatura
- 146 garrafas
- Porta de vidro
- SideOpen
- ActiveHumidity
- Parede traseira seca em BlackSteel
- Medidas da garrafeira:
697 x 2013 x 764 mm
- Volume útil total: 562 litros



KWTS 4785 F 125 Gala Edition

P.V.P. recomendado: **3.299 €**



- 2 zonas de temperatura
- 153 garrafas
- Porta de vidro
- SideOpen
- ActiveHumidity
- Parede traseira seca em BlackSteel
- Medidas da garrafeira:
597 x 1854 x 678 mm
- Volume útil total: 368 litros



Máquinas de lavar louça



Configuração dos cestos FlexLine

Flexibilidade cómoda: ajustar de forma simples, posicionar de forma flexível e alcançar os melhores resultados de limpeza.



Knock2open

Bastam dois toques na porta para abrir a máquina de forma automática, sem puxador.



Máquinas de lavar louça XXL

Disponibilizam até 25 % mais de volume de carga no cesto superior para mais flexibilidade e melhores opções de arrumação, p. ex. para copos de pé alto, copos de café grandes e peças até 23 cm de diâmetro.





AutoDos

O AutoDos é o primeiro sistema de dosagem automática do mundo com PowerDisk integrado. A máquina de lavar louça e o detergente em pó granulado exclusivo funcionam com precisão e a dosagem é efetuada em função do programa e no momento ideal.



Secagem

Secagem AutoOpen: abertura automática da porta depois da lavagem.



QuickPowerWash

Programa curto: melhores resultados de lavagem para louça com sujidade normal em 58 minutos.





G 7985 SCVi XXL

P.V.P. recomendado: **3.149 €**
Tamanho XXL

G7980 SCVi

P.V.P. recomendado: **3.049 €**



- + Comando M Touch
- + Cestos MaxiComfort
- + FlexCare Glass & Bottle
- + Iluminação interior



G 5455 SCVi XXL

P.V.P. recomendado: **1.449 €**



- + Mais 25 % de carga no cesto superior
- + 85 cm de altura



G 7793 SCVi K2O 125 Gala Edition

P.V.P. recomendado: **2.649 €**



- + 14 serviços + 11 programas
- + 41 dB
- + Knock2open
- + Extensão de garantia de 125 semanas



G 5450 SCVi

P.V.P. recomendado: **1.299 €**



- + 44 dB
- + Secagem AutoOpen
- + Gaveta 3D MultiFlex



G 7650 SCVi

P.V.P. recomendado: **2.099 €**



- + 14 serviços + 10 programas
- + 42 dB
- + ComfortClose
- + Cestos ExtraComfort



G 5150 SCVi

P.V.P. recomendado: **1.199 €**



- 14 serviços + 5 programas
- 45 dB
- QuickPowerWash
- Cestos Comfort



G 7380 SCVi Frontfit

P.V.P. recomendado: **1.799 €**



- + Tecnologia de montagem FrontFit: graças ao mecanismo de deslizamento inteligente da porta que reduz ao mínimo a separação entre o rodapé e o aparelho permitindo uma montagem em altura

Máquinas de lavar louça de 45 cm



G 7197 SCVi XXL 125 Edition

P.V.P. recomendado: **1.799 €**

G 7191 SCVi 125 Edition

P.V.P. recomendado: **1.699 €**



- 14 serviços + 8 programas
- 43 dB
- Dosagem automática AutoDos
- Conectividade Miele@home
- Cestos ExtraComfort



G 5590 SCVi

P.V.P. recomendado: **1.249 €**



- + 9 serviços + 5 programas
- + 45 dB
- + QuickPowerWash
- + Cestos Comfort



G 7131 S Ci 125 Edition

P.V.P. recomendado: **1.599 €**



- + 14 serviços + 10 programas
- + 43 dB
- + Dosagem automática AutoDos
- + Conectividade Miele@home
- + Cestos ExtraComfort



G 5410 S Ci

P.V.P. recomendado: **1.349 €**



- + 44 dB
- + Secador AutoOpen
- + Gaveta 3D MultiFlex
- + Painel de comandos em branco



G 5110 S Ci ED

P.V.P. recomendado: **1.149 €**



- + Painel de comandos em aço inoxidável



G 5110 S Ci BW

P.V.P. recomendado: **1.049 €**



- 14 serviços + 5 programas
- 45 dB
- QuickPowerWash
- Cestos Comfort

Novo lançamento de tratamento da roupa

Nova Edition





Exclusivo
Miele

Tambor InfinityCare¹

Lavagem mais delicada do que nunca. Uma revolução no tratamento da roupa.



Exclusivo
Miele

SmartMatic²

O programa automático para diferentes cargas. Regulações sempre perfeitas.



Comando com visor tátil M Touch Pro

O visor a cores M Touch Pro apresenta uma superfície maior e uma interface de utilizador modificada para uma operação intuitiva. Basta tocar ou deslizar para aceder às suas regulações favoritas e mesmo guardá-las com um nome personalizado.



ComfortOpen

Este pode ser o dia em que agradece à sua máquina de lavar roupa. Aproxime-se do puxador e a porta motorizada abre-se suavemente. Mesmo com as mãos ocupadas, pode abrir a porta sem esforço, o que facilita muito a carga e a descarga.

Máquina de lavar roupa



WQ 1000 Nova Edition

P.V.P. recomendado: **2.599 €**



- 9 kg / 1.600 r.p.m
- Tambor InfinityCare
- Comando M Touch Pro
- ComfortOpen
- Entrada de água quente
- Dosagem automática TwinDos
- SmartMatic

Máquina de secar roupa



TQ 1000 Nova Edition

P.V.P. recomendado: **2.699 €**



- 9 kg
- Melhor eficiência energética A+++10%
- Comando M Touch Pro
- ComfortOpen
- Secagem rápida QuickPowerDry
- Secagem de lãs WoolDry
- Unidade PowerDry
- Iluminação AmbientLight
- Sistema de vapor SteamCare

1. Patente pendente

2. Adequado para tecidos que possam ser lavados a 30 °C e cargas de 1-4 kg.

Tratamento da roupa



QuickPowerWash

Limpeza eficaz em tempo recorde de apenas 49 minutos.



Combinação eficiente de TwinDos® e SingleWash

Eficiência máxima: com TwinDos® e SingleWash poupa até 30 % de detergente¹ e 60 % de eletricidade e tempo².



Sistema SteamCare

Menos esforço, mais frescura: as roupas são alisadas e refrescadas na máquina.

1. Patente TwinDos®: EP 2 784 205

2. Durante a fase de desenvolvimento da série de máquinas de lavar roupa W1, a Miele testou modelos e componentes principais com 5000 ciclos de lavagem (= 5 lavagens por semana durante 50 semanas por ano) em diversos programas. Saiba mais em miele.pt/20anos

Máquinas de lavar roupa



WWR 860

P.V.P. recomendado: **1.999 €**



- 9 kg / 1.600 r.p.m
- Dosagem automática TwinDos
- Programa rápido QuickPowerWash
- Comando M Touch
- Conectividade Miele@home
- 26 programas de lavagem



WWI 880

P.V.P. recomendado: **1.799 €**



- 9 kg / 1.600 r.p.m
- Dosagem automática TwinDos
- Programa rápido QuickPowerWash
- Sistema SteamCare
- Conectividade Miele@home
- 12 programas e 10 opções extra



WWG 880

P.V.P. recomendado: **1.599 €**



- 9 kg / 1.400 r.p.m
- Melhor eficiência energética A^{-20%}
- Dosagem automática TwinDos
- Programa rápido QuickPowerWash
- Sistema SteamCare
- Conectividade Miele@home
- 12 programas e 2 opções extra



WWD 380

P.V.P. recomendado: **1.399 €**



- 9 kg / 1.400 r.p.m
- Melhor eficiência energética A^{-20%}
- Programa rápido QuickPowerWash
- Sistema SteamCare
- Conectividade Miele@home
- 12 programas e 4 opções extra

Máquinas de secar roupa



TWR 780

P.V.P. recomendado: **2.499 €**



- 9 kg / 62 dB
- Melhor eficiência energética A⁺⁺⁺-10%
- Iluminação do tambor
- Comando M Touch
- Sistema SteamCare
- Ligação com a máquina de lavar roupa Wash2Dry
- 22 programas e 8 opções extra



TWL 780

P.V.P. recomendado: **1.899 €**



- 9 kg / 64 dB
- Sistema SteamCare
- Ligação com a máquina de lavar roupa Wash2Dry
- 12 programas e 6 opções extra



TWH 780

P.V.P. recomendado: **1.599 €**



- 9 kg / 64 dB
- Ligação com a máquina de lavar roupa Wash2Dry
- Comando DirectSensor
- Indicador do tempo restante
- 12 programas



TWD 640

P.V.P. recomendado: **1.399 €**



- 9 kg / 66 dB
- Ligação com a máquina de lavar roupa Wash2Dry
- Comando DirectSensor
- 12 programas

Serviços

Quando a segurança é um princípio

Comprar um eletrodoméstico Miele significa apostar na durabilidade, máximo conforto de utilização e qualidade premium. A forma mais fácil de garantir que o seu aparelho é reparado da forma mais adequada é entrar em contacto com o serviço de assistência técnica oficial da Miele através do 214 248 100.



Rede de técnicos especialistas

formados pela marca.



Apoio a garantias através

do apoio ao cliente.



Líderes em assistência técnica

Mais de 90 % das incidências são resolvidas na primeira visita.



Formação e apoio na

montagem: alteração do sentido de abertura da porta em aparelhos de frio e montagem Side-by-Side gratuita.



Só a Miele disponibiliza uma **extensão de garantia de 125 meses (10 anos + 5 meses).**



Fornecimento de peças de substituição originais **garantido até 15 anos** após o fim da produção.

Apoio ao cliente

de segunda a sexta das 08:00 às 18:00
Telefone: 214 248 100





Miele Start*

Consultoria personalizada

Os nossos técnicos especializados explicam as funções dos seus eletrodomésticos para que os aproveite ao máximo e consiga sempre resultados perfeitos.

Serviço de extensão de garantia**

Comprar um eletrodoméstico da Miele significa investir em durabilidade, máximo conforto de utilização e qualidade premium, ou seja, é a melhor opção. Quer prolongar a garantia do seu novo aparelho? Com a extensão da garantia, tem a opção de prolongar a garantia dos seus aparelhos Miele até 125 meses (10 anos + 5 meses) durante o período de garantia legal do fabricante.

Serviço de manutenção**

Deseja uma conveniência total? Para tal, oferecemos limpeza e manutenção intensiva dos seus aparelhos Miele por um técnico especializado em sua casa. Durante uma limpeza profunda, mesmo as áreas inacessíveis no interior do aparelho são limpas. É efetuado um teste funcional abrangente do aparelho, incluindo um teste de fugas. Com a ajuda do sistema de diagnóstico único da Miele, iremos verificar os seus aparelhos Miele, atualizá-los e testar a sua segurança elétrica.

* Serviço incluído na compra do eletrodoméstico Miele

** Consulte as condições e peça este serviço através do distribuidor ou entre em contacto com o apoio ao cliente da Miele.

Tabela de preços

DESIGNAÇÃO DO MODELO	COR	N.º DE MATERIAL	CÓDIGO EAN	P.V.P. rec.
Design VitroLine, PureLine e Active				
FORNOS A VAPOR COMBINADOS				
Fornos a vapor combinados				
DGC 7865 HC Pro	Aço inox. / CleanSteel	12120700	4002516631927	5.599 €
DGC 7865 HC Pro	Preto obsidiana	12120680	4002516596097	5.599 €
DGC 7860 HC Pro	Aço inox. / CleanSteel	12118500	4002516636496	5.399 €
DGC 7860 HC Pro	Cinza grafite	12120630	4002516631842	5.399 €
DGC 7860 HC Pro	Preto obsidiana	12120600	4002516631910	5.399 €
DGC 7660 HC Pro	Preto obsidiana	12120500	4002516631828	4.599 €
DGC 7460 HC Pro	Aço inox. / CleanSteel	12118430	4002516637417	3.799 €
DGC 7460 HC Pro	Cinza grafite	12120350	4002516631408	3.799 €
DGC 7460 HC Pro	Preto obsidiana	12120340	4002516631309	3.799 €
DGC 7460 HC Pro	Bege pérola (a partir de 01/07/2025)	12876800	4002516924067	3.899 €
DGC 7440 HC Pro	Aço inox. / CleanSteel	12118420	4002516637363	3.199 €
DGC 7440 HC Pro	Cinza grafite	12120210	4002516631644	3.199 €
DGC 7440 HC Pro	Preto obsidiana	12120180	4002516631385	3.199 €
DGC 7440 HC Pro	Bege pérola (a partir de 01/07/2025)	12876790	4002516923985	3.299 €
DGC 7845 HC Pro	Preto obsidiana	12120570	4002516631675	4.599 €
DGC 7840 HC Pro	Aço inox. / CleanSteel	12118490	4002516637424	4.399 €
DGC 7840 HC Pro	Cinza grafite	12120530	4002516631743	4.399 €
DGC 7840 HC Pro	Preto obsidiana	12120520	4002516631835	4.399 €
DGC 7645 HC Pro	Preto obsidiana	12120440	4002516631651	4.099 €
DGC 7640 HC Pro	Preto obsidiana	12120400	4002516631729	3.899 €
DGC 7440 HC Pro	Aço inox. / CleanSteel	12118420	4002516637363	3.199 €
DGC 7440 HC Pro	Cinza grafite	12120210	4002516631644	3.199 €
DGC 7440 HC Pro	Preto obsidiana	12120180	4002516631385	3.199 €
Fornos a vapor combinados e multifunções				
DGC 7450	Aço inox. / CleanSteel	11824360	4002516610922	2.499 €
DGC 7450	Preto obsidiana	11821050	4002516610885	2.499 €
DGC 7250	Aço inox. / CleanSteel	12114080	4002516610533	2.199 €
DGC 7250	Preto obsidiana	12113850	4002516610632	2.199 €
FORNOS A VAPOR DE 45 CM				
Fornos a vapor				
DG 7440	Aço inox. / CleanSteel	11146210	4002516156598	2.299 €
DG 7440	Preto obsidiana	11146230	4002516156611	2.299 €
DG 7240	Preto obsidiana	11146200	4002516156581	1.899 €
DG 2840	Aço inox. / CleanSteel	11146160	4002516156550	1.599 €
DG 2840	Cinza grafite	11146170	4002516156567	1.599 €
DG 2840	Preto obsidiana	11146180	4002516143086	1.599 €
Forno multifunções de 90 cm				
H 7890 BP	Aço inox. / CleanSteel	11129410	4002516230243	7.699 €
Fornos multifunções com vapor de 60 cm				
H 7860 BP	Aço inox. / CleanSteel	11129600	4002516180425	3.899 €
H 7860 BP	Cinza grafite	11121090	4002516173038	3.899 €
H 7860 BP	Preto obsidiana	11121080	4002516172895	3.899 €
H 7660 BP	Preto obsidiana	11120960	4002516172970	3.349 €
H 7464 BP	Aço inox. / CleanSteel	11129580	4002516180524	2.899 €
H 7464 BP	Cinza grafite	11120900	4002516172673	2.899 €
H 7464 BP	Preto obsidiana	11120890	4002516172871	2.899 €
H 7264 BP	Aço inox. / CleanSteel	11129560	4002516180418	1.899 €
H 7264 BP	Cinza grafite	11120560	4002516182542	1.899 €

DESIGNAÇÃO DO MODELO	COR	N.º DE MATERIAL	CÓDIGO EAN	P.V.P. rec.
H 7264 BP	Preto obsidiana	11120550	4002516120445	1.899 €
H 7264 B	Aço inox. / CleanSteel	11129550	4002516180074	1.549 €
H 7264 B	Cinza grafite	11129540	4002516122869	1.549 €
H 7264 B	Preto obsidiana	11129530	4002516122852	1.549 €
Fornos multifunções				
H 7262 BP	Aço inox. / CleanSteel	11614740	4002516389651	1.849 €
H 7262 BP	Preto obsidiana	11614710	4002516375753	1.849 €
H 7262 B	Aço inox. / CleanSteel	11614690	4002516389606	1.549 €
H 7262 B	Preto obsidiana	11614660	4002516375739	1.549 €
H 2861-1 BP 125 Edition	Aço inox. / CleanSteel	12435990	4002516776093	1.499 €
H 2861-1 BP 125 Edition	Cinza grafite	12435930	4002516776086	1.499 €
H 2861-1 BP 125 Edition	Preto obsidiana	12435920	4002516776543	1.499 €
H 2861-1 B 125 Edition	Aço inox. / CleanSteel	12435910	4002516743811	1.199 €
H 2861-1 B 125 Edition	Cinza grafite	12435900	4002516776345	1.199 €
H 2861-1 B 125 Edition	Preto obsidiana	12435890	4002516743408	1.199 €
H 2467 BP	Preto obsidiana	12691580	4002516861966	1.249 €
H 2467 B	Preto obsidiana	12691570	4002516861454	949 €
H 2465 BP	Preto obs. visual inox.	12154320	4002516653561	1.099 €
H 2465 B	Preto obs. visual inox.	12154310	4002516653738	799 €
FORNOS MULTIFUNÇÕES DE 45 CM				
Fornos multifunções				
H 7244 B	Aço inox. / CleanSteel	12153510	4002516653554	1.899 €
H 7244 B	Cinza grafite	11099590	4002516117612	1.899 €
H 7244 B	Preto obsidiana	12153580	4002516627166	1.899 €
H 2841 B	Aço inox. / CleanSteel	12154640	4002516611431	1.299 €
FORNOS COMBINADOS COM MICRO-ONDAS				
Fornos a vapor com micro-ondas de 45 cm				
DGM 7840	Aço inox. / CleanSteel	11145800	4002516130284	4.399 €
DGM 7840	Cinza grafite	11145850	4002516154815	4.399 €
DGM 7840	Preto obsidiana	11145840	4002516154808	4.399 €
DGM 7440	Aço inox. / CleanSteel	11145830	4002516154792	2.799 €
DGM 7440	Cinza grafite	11145810	4002516154778	2.799 €
DGM 7440	Preto obsidiana	11145820	4002516154785	2.799 €
Fornos multifunções com micro-ondas				
H 7840 BM	Aço inox. / CleanSteel	11129470	4002516180616	3.199 €
H 7840 BM	Cinza grafite	11119560	4002516172826	3.199 €
H 7840 BM	Preto obsidiana	11119550	4002516172758	3.199 €
H 7640 BM	Preto obsidiana	11129480	4002516173113	2.949 €
H 7440 BM	Bege pérola (a partir de 01/07/2025)	12821710	4002516935872	2.199 €
H 7240 BM	Aço inox. / CleanSteel	11129440	4002516179894	2.049 €
H 7240 BM	Cinza grafite	11119380	4002516172604	2.049 €
H 7240 BM	Preto obsidiana	11119360	4002516172727	2.049 €
MICRO-ONDAS				
Micro-ondas de 45 cm				
M 7244 TC	Aço inox. / CleanSteel	11139570	4002516126850	1.499 €
M 7244 TC	Cinza grafite	11139560	4002516126843	1.499 €
M 7244 TC	Preto obsidiana	11139540	4002516126836	1.499 €
M 7240 TC	Aço inox. / CleanSteel	11139520	4002516126829	1.249 €
M 2240 SC	Preto obsidiana	11139490	4002516126706	899 €
M 2234 SC	Preto obsidiana	11139470	4002516126713	899 €
M 2230 SC	Preto obsidiana	11139460	4002516126201	799 €
GAVETAS AQUECEDORAS E DE VÁCUO				
Gavetas aquecedoras Gourmet				
ESW 7030	Cinza grafite	11326670	4002516247586	1.599 €
ESW 7030	Preto obsidiana	11326660	4002516247333	1.599 €
ESW 7020	Aço inox. / CleanSteel	11153820	4002516164524	1.549 €

DESIGNAÇÃO DO MODELO	COR	N.º DE MATERIAL	CÓDIGO EAN	P.V.P. rec.
ESW 7020	Preto obsidiana	11149270	4002516162636	1.549 €
ESW 7010	Bege pérola	12625490	4002516822301	1.499 €
ESW 7010	Cinza grafite	11149260	4002516162551	1.449 €
ESW 7010	Preto obsidiana	11149250	4002516162544	1.449 €
Gaveta de vácuo				
EVS 7010	Bege pérola	12625520	4002516823643	2.749 €
EVS 7010	Cinza grafite	11149320	4002516162537	2.699 €
EVS 7010	Preto obsidiana	11149310	4002516162520	2.699 €
MÁQUINAS DE CAFÉ				
Máquinas de café de encastrar				
CVA 7845	Aço inox. / CleanSteel	11164910	4002516140252	4.299 €
CVA 7845	Cinza grafite	11164900	4002516140245	4.299 €
CVA 7845	Preto obsidiana	11164890	4002516140238	4.299 €
CVA 7840	Aço inox. / CleanSteel	11164880	4002516140221	3.899 €
CVA 7440	Aço inox. / CleanSteel	11164870	4002516140214	3.299 €
CVA 7440	Cinza grafite	11164860	4002516140207	3.299 €
CVA 7440	Preto obsidiana	11164850	4002516140191	3.299 €
Design ArtLine sem puxador				
FORNOS MULTIFUNÇÕES				
H 7860 BPX	Bege pérola	12624370	4002516835875	4.099 €
H 7860 BPX	Preto mate	12347880	4002516751670	4.099 €
H 7860 BPX	Cinza grafite	11121130	4002516172901	3.999 €
H 7860 BPX	Preto obsidiana	11121120	4002516173007	3.999 €
H 7464 BPX	Cinza grafite	11120940	4002516172772	2.999 €
H 7464 BPX	Preto obsidiana	11120930	4002516172697	2.999 €
FORNOS COMPACTOS COM MICRO-ONDAS				
H 7840 BMX	Bege pérola	12624360	4002516835967	3.449 €
H 7840 BMX	Preto mate	12347870	4002516751243	3.449 €
H 7840 BMX	Cinza grafite	11119600	4002516172666	3.349 €
H 7840 BMX	Preto obsidiana	11119590	4002516172925	3.349 €
H 7440 BMX	Cinza grafite	11119520	4002516172918	2.649 €
H 7440 BMX	Preto obsidiana	11119510	4002516172741	2.649 €
FORNOS A VAPOR COMBINADOS				
DGC 7865 HCX Pro	Bege pérola	12624590	4002516823490	5.799 €
DGC 7865 HCX Pro	Preto mate	12343050	4002516720089	5.799 €
DGC 7865 HCX Pro	Preto obsidiana	12120870	4002516643845	5.699 €
DGC 7860 HCX Pro	Bege pérola	12624670	4002516822400	5.599 €
DGC 7860 HCX Pro	Preto mate	12343040	4002516720256	5.599 €
DGC 7860 HCX Pro	Cinza grafite	12120660	4002516631699	5.499 €
DGC 7860 HCX Pro	Preto obsidiana	12120650	4002516631774	5.499 €
DGC 7460 HCX Pro	Cinza grafite	12120370	4002516631811	3.899 €
DGC 7460 HCX Pro	Preto obsidiana	12120360	4002516631712	3.899 €
DGC 7840 HCX Pro	Bege pérola	12624650	4002516823667	4.599 €
DGC 7840 HCX Pro	Preto mate	12343020	4002516720249	4.599 €
DGC 7840 HCX Pro	Cinza grafite	12120560	4002516631767	4.499 €
DGC 7840 HCX Pro	Preto obsidiana	12120550	4002516631750	4.499 €
DGC 7440 HCX Pro	Cinza grafite	12120330	4002516631293	3.299 €
DGC 7440 HCX Pro	Preto obsidiana	12120290	4002516631392	3.299 €
GAVETAS AQUECEDORAS GOURMET				
ESW 7030	Cinza grafite	11326670	4002516247586	1.599 €
ESW 7030	Preto obsidiana	11326660	4002516247333	1.599 €
ESW 7020	Preto obsidiana	11149270	4002516162636	1.549 €
ESW 7010	Bege pérola	12625490	4002516822301	1.499 €
ESW 7010	Preto mate	12343000	4002516719953	1.499 €
ESW 7010	Cinza grafite	11149260	4002516162551	1.449 €
ESW 7010	Preto obsidiana	11149250	4002516162544	1.449 €

DESIGNAÇÃO DO MODELO	COR	N.º DE MATERIAL	CÓDIGO EAN	P.V.P. rec.
GAVETA DE VÁCUO				
EVS 7010	Bege pérola	12625520	4002516823643	2.749 €
EVS 7010	Preto mate	12343010	4002516719618	2.749 €
EVS 7010	Cinza grafite	11149320	4002516162537	2.699 €
EVS 7010	Preto obsidiana	11149310	4002516162520	2.699 €
MÁQUINAS DE CAFÉ DE ENCASTRAR				
CVA 7845	Bege pérola	12642370	4002516825425	4.399 €
CVA 7845	Preto mate	12388690	4002516722052	4.399 €
CVA 7845	Cinza grafite	11164900	4002516140245	4.299 €
CVA 7845	Preto obsidiana	11164890	4002516140238	4.299 €
CVA 7440	Cinza grafite	11164860	4002516140207	3.299 €
CVA 7440	Preto obsidiana	11164850	4002516140191	3.299 €
PLACAS DE INDUÇÃO				
Largura de aprox. 90 cm				
KM 7999 FL		11218230	4002516235538	5.299 €
KM 7897-2 FL		12276970	4002516677130	3.349 €
KM 7697 FL		12724540	4002516875406	3.049 €
KM 7684 FL		11331770	4002516257325	2.499 €
KM 7594 FL		11218170	4002516201632	2.399 €
Largura superior a 75 cm				
KM 7878-2 FL		12276960	4002516677123	2.949 €
KM 7678 FL		12166590	4002516626046	2.549 €
KM 7576-2 FL 125 Gala Edition	Preto mate	12526900	4002516787600	2.499 €
KM 7575 FL		12028540	4002516553991	2.099 €
KM 7373 FL		12418260	4002516740544	1.399 €
KM 7414 FX		11218130	4002516201588	1.799 €
Largura de aprox. 60 cm				
KM 7867-1 FL		12276950	4002516677048	2.249 €
KM 7667 FL		11218180	4002516185277	1.949 €
KM 7564 FL		11218270	4002516201748	1.649 €
KM 7465 FL		11218160	4002516201731	1.599 €
KM 7404 FX		11218120	4002516200635	1.549 €
Largura de aprox. 60 cm (instalação desde 56 cm)				
KM 7466 FR 125 Edition		12485570	4002516772187	1.399 €
KM 7466 FL 125 Edition		12485580	4002516772279	1.399 €
KM 7363 FL		12418250	4002516740186	1.299 €
KM 7361 FR		12418230	4002516740162	899 €
KM 7361 FL		12418240	4002516740513	899 €
KM 7360 FR		12418210	4002516739869	849 €
KM 7360 FL		12418220	4002516739777	849 €
PLACAS COMBISET				
CombiSet SmartLine				
CS 7632 FL		10684510	4002515875148	2.599 €
CS 7612 FL		10684490	4002515930274	1.549 €
CS 7101-1 FL		11402820	4002516306801	1.349 €
CS 7102-1 FL		11408180	4002516306191	1.299 €
CombiSet ProLine				
CS 1327 Y		7986890	4002514994727	2.399 €
CS 1212-1 I		9068610	4002515021767	1.499 €
CS 1312 BG		7129340	4002514419244	1.349 €
CS 1012-2 G		10938800	4002516127123	1.299 €
PLACAS A GÁS E PLACAS ELÉTRICAS				
Placas a gás				
KM 3054-1 G	Aço inoxidável	10939070	4002516063568	1.999 €
KM 2356-1 G	Aço inoxidável	10939190	4002516063575	1.899 €
KM 2034 G	Aço inoxidável	7111190	4002514374956	1.299 €

DESIGNAÇÃO DO MODELO	COR	N.º DE MATERIAL	CÓDIGO EAN	P.V.P. rec.
KM 2012 G	Aço inoxidável	7111180	4002514374840	949 €
KM 2010	Aço inoxidável	7187740	4002514449883	899 €
Placas elétricas (largura aprox. 75 cm)				
KM 6523 FL		12060640	4002516580171	1.049 €
Placas elétricas (largura aprox. 60 cm)				
KM 6540 FR		10873510	4002516063544	949 €
KM 6520 FR		10873500	4002515989906	799 €
KM 6527 FR		11705880	4002516411147	749 €
PLACAS DE INDUÇÃO COM EXAUSTOR INTEGRADO				
Placas de indução com exaustor integrado KMDA				
KMDA 7876 FL-U 125 Gala Edition	Preto mate	12514930	4002516822011	3.799 €
KMDA 7676 FL-U		12509180	4002516777748	3.399 €
KMDA 7473 FL-U		12259180	4002516668749	3.199 €
KMDA 7272 FL-U		12259160	4002516668091	2.899 €
EXAUSTORES				
Exaustores de teto				
DAC 4240 Stella Ambient	Aço inoxidável	12553430	4002516798965	2.399 €
DAC 4240 Stella Ambient	Branco mate	12553420	4002516798668	2.399 €
DAC 2940 Stella	Aço inoxidável	12553410	4002516798651	1.799 €
DAC 2940 Stella	Branco mate	12553450	4002516798972	1.799 €
Exaustores de parede				
DA 6698 W	Aço inoxidável	10862860	4002515987162	2.399 €
DA 6698 W	Preto obsidiana	10750330	4002515935965	2.399 €
PUR 98 W	Aço inoxidável	10383640	4002515710791	1.049 €
DAH 4980 125 Gala Edition	Preto mate	12553640	4002516792024	1.999 €
DAH 4970 Sienna	Preto obsidiana	12553590	4002516791973	1.699 €
DAH 2960 Escala	Preto obsidiana	12553570	4002516791966	1.299 €
DAH 1650 Active	Branco brilhante	12553490	4002516791942	999 €
DAH 1650 Active	Preto obsidiana	12553480	4002516791959	999 €
DA 9299 W	BlackBoard	12526100	4002516798446	1.699 €
DA 9092 W	Preto obsidiana	12526090	4002516798439	1.099 €
Exaustores de ilha				
DA 4248-V D	Aço inoxidável	10862840	4002515987179	4.299 €
DA 6708 D	Aço inoxidável	10755650	4002515937099	3.649 €
DA 6708 D	Preto obsidiana	10755630	4002515937075	3.649 €
DA 6698 D	Aço inoxidável	10750490	4002515937006	3.499 €
DA 6698 D	Preto obsidiana	10750470	4002515936979	3.499 €
PUR 98 D	Aço inoxidável	10383620	4002515710777	1.849 €
Exaustores de pala				
DAS 8930	Aço inoxidável	12011300	4002516570332	1.499 €
DAS 4940	Vidro transparente	12011290	4002516570257	1.149 €
DAS 4640	Vidro transparente	12011260	4002516569886	1.049 €
DAS 4930	Preto obsidiana	12011280	4002516570172	1.049 €
DAS 4630	Preto obsidiana	12011250	4002516569800	949 €
DAS 4920	Aço inoxidável	12011270	4002516570066	899 €
DAS 4620	Aço inoxidável	12011240	4002516569855	799 €
DAS 2920	Aço inoxidável	12011230	4002516569831	749 €
DAS 2620	Aço inoxidável	12011220	4002516569749	649 €
Exaustores de bancada				
DAD 4941	Preto obsidiana	12440850	4002516762355	2.399 €
DAD 4841	Preto obsidiana	12440840	4002516762348	2.399 €
CSDA 7001	Preto obsidiana	11402440	4002516305866	1.549 €
Exaustores de encastrar				
DA 2628	Aço inoxidável	10751290	4002515935491	2.499 €
DA 2698	Branco brilhante	10751480	4002515935576	1.999 €

DESIGNAÇÃO DO MODELO	COR	N.º DE MATERIAL	CÓDIGO EAN	P.V.P. rec.
DA 2698	Aço inoxidável	10862770	4002516019398	1.999 €
DA 2668	Aço inoxidável	10862760	4002516019121	1.599 €
DA 2578	Aço inoxidável	10751660	4002515935460	999 €
DA 2558	Aço inoxidável	10862750	4002515987186	749 €
DA 2390	Aço inoxidável	10555630	4002515792667	1.199 €
DA 2360	Aço inoxidável	10555610	4002515794852	799 €
COMBINADOS DE INTEGRAR				
COMBINADOS DE INTEGRAR PARA NICHOS DE 60 CM				
Combinado de integrar para nicho de 194 cm de altura				
KFN 7844 C		12665240	4002516840619	2.599 €
Combinados de integrar para nicho de 178 cm de altura				
KFN 7785 C		12445200	4002516748212	3.349 €
KFN 7774 C		12445190	4002516748205	2.799 €
KFN 7744 C 125 Gala Edition		12361990	4002516711704	2.399 €
KFN 7734 C		12336150	4002516701323	1.999 €
KDN 7724 E		11990710	4002516531890	1.349 €
CONGELADORES E FRIGORÍFICOS DE INTEGRAR SIDE-BY-SIDE				
Aparelhos para um nicho de 178 x 60 cm				
FNS 7794 D L ActiveDoor		12443650	4002516747031	3.299 €
FNS 7774 D		12443620	4002516746706	2.799 €
FNS 7740 D 125 Gala Edition		12361980	4002516711827	2.499 €
FNS 7710 E		12443480	4002516746683	1.999 €
K 7797 C R ActiveDoor		12444970	4002516748045	3.299 €
K 7777 C		12444890	4002516747871	2.699 €
K 7747 C 125 Gala Edition		12361920	4002516711674	2.099 €
K 7737 D		12444430	4002516747598	1.699 €
Aparelhos para um nicho de 141 x 60 cm				
FNS 7470 D		11643210	4002516379430	2.249 €
K 7448 C		12444120	4002516746591	1.899 €
Aparelhos para um nicho de 92 x 60 cm				
FNUS 7140 C		12519420	4002516779339	1.749 €
KU 7135 C		12519190	4002516779209	1.749 €
KU 7016 D		12519090	4002516779100	1.649 €
K 7126 E		12269850	4002516663850	949 €
MASTERCOOL				
Aparelhos para nichos com 217 cm de altura				
Combinados MasterCool				
KF 2902 Vi		11503860	4002516323259	9.799 €
KF 2802 Vi		11503820	4002516323235	9.199 €
Congeladores MasterCool				
F 2813 Vi		12366230	4002516712640	8.999 €
Frigoríficos MasterCool				
K 2902 Vi		11503740	4002516323211	8.999 €
K 2802 Vi		11503720	4002516321996	8.699 €
GARRAFEIRAS DE INTEGRAR				
MasterCool para nicho de 271 x 61 cm				
KWT 2612 Vi		11504100	4002516323365	10.199 €
Para nicho de 178 x 60 cm				
KWT 6722 iGS-1	Preto obsidiana	12364310	4002516712350	4.599 €
KWT 6722 iS-1		12364320	4002516712367	4.499 €
Para nicho de 89 x 60 cm				
KWT 6422 iG-1	Bege pérola	12615940	4002516813392	3.399 €
KWT 6422 iG-1	Preto obsidiana	12364280	4002516712312	3.299 €
KWT 6422 iG-1	Cinza grafite	12364300	4002516712336	3.299 €
KWT 6422 i-1		12364290	4002516712329	3.099 €

DESIGNAÇÃO DO MODELO	COR	N.º DE MATERIAL	CÓDIGO EAN	P.V.P. rec.
Para nicho de 87 x 60 cm				
KWTUS 7096 E	Preto obsidiana	12519560	4002516779438	3.599 €
KWTUS 7074 F	Preto obsidiana	12519510	4002516779360	2.999 €
Para nicho de 45 x 60 cm				
KWT 7112 iG	Bege pérola	12615940	4002516813392	2.899 €
KWT 7112 iG	Cinza grafite	11186570	4002516150916	2.799 €
KWT 7112 iG	Preto obsidiana	11186580	4002516150923	2.799 €
COMBINADOS DE INSTALAÇÃO LIVRE				
Medidas do aparelho 201 x 75 cm				
KFN 4796 CD	Aço inox. / CleanSteel	11954070	4002516517474	1.999 €
Medidas do aparelho 201 x 60 cm				
KFN 4898 A-10 D bs	BlackSteel	12521940	4002516780885	3.199 €
KFN 4898 AD grgr	Cinza grafite	12156970	4002516612469	2.999 €
KFN 4898 AD Branco brilhante	Branco brilhante	12156960	4002516612452	2.999 €
KFN 4799 AD obsw/matt 125 Gala Edition	Preto mate	12361960	4002516711698	2.499 €
KFN 4799 AD edt/cs 125 Gala Edition	Aço inox. / CleanSteel	12361950	4002516711742	2.299 €
KFN 4795 AD bst	Black Steel	12430860	4002516742104	2.199 €
KFN 4795 CD	BlackBoard	12335890	4002516701118	1.999 €
KFN 4799 CDE edt/cs	Aço inox. / CleanSteel	12430930	4002516742128	1.999 €
KFN 4795 CD	BlackSteel	12335900	4002516701125	1.899 €
KFN 4797 CD	Aço inox. / CleanSteel	12335930	4002516701156	1.849 €
KFN 4797 CD	Branco	12335970	4002516701163	1.749 €
CONGELADORES E FRIGORÍFICOS DE INSTALAÇÃO LIVRE SIDE-BY-SIDE				
Medidas do aparelho 185 x 60 cm				
FNS 4882 D	Aço inox. / CleanSteel	11953920	4002516517276	2.399 €
FNS 4782 D	BlackSteel	12430600	4002516741770	1.649 €
FNS 4782 D	Aço inoxidável	12430650	4002516741794	1.549 €
KS 4887 DD	Aço inox. / CleanSteel	11949670	4002516515913	2.299 €
KS 4783 DD	BlackSteel	12431090	4002516742210	1.549 €
KS 4783 DD	Aço inoxidável	12431110	4002516742234	1.449 €
GARRAFEIRAS DE INSTALAÇÃO LIVRE				
Medidas do aparelho 201 x 70 cm				
KWT 4999 F	Preto obsidiana	12156870	4002516612421	5.999 €
Medidas do aparelho Altura 185 x Largura 60				
KWNS 4784 DE	Aço inox. / CleanSteel	12156940	4002516612445	4.299 €
KWTS 4785 F 125 Gala Edition	Preto obsidiana	12156880	4002516612094	3.299 €
MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA				
MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA DE INTEGRAR COMPLETAMENTE				
Máquinas de lavar louça de 60 cm				
G 7985 SCVi XXL	Preto obsidiana	12419090	4002516736271	3.149 €
G 7980 SCVi	Preto obsidiana	12419080	4002516736264	3.049 €
G 7793 SCVi K2O 125 Gala Edition	Preto obsidiana	12470560	4002516763475	2.649 €
G 7650 SCVi	Preto obsidiana	12419050	4002516736233	2.099 €
G 7380 SCVi FrontFit	Aço inoxidável	12419020	4002516735908	1.799 €
G 7197 SCVi XXL 125 Edition	Aço inoxidável	12470540	4002516763468	1.799 €
G 7191 SCVi XXL 125 Edition	Aço inoxidável	12470530	4002516763451	1.699 €
G 5455 SCVi XXL	Aço inoxidável	12664890	4002516840589	1.449 €
G 5450 SCVi	Aço inoxidável	12664880	4002516840572	1.299 €
G 5150 SCVi	Aço inoxidável	12179940	4002516624172	1.199 €
Máquinas de lavar louça de 45 cm				
G 5590 SCVi	Aço inoxidável	12180030	4002516624264	1.249 €
MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA DE INTEGRAR PARCIALMENTE				
Máquinas de lavar louça de 60 cm				
G 7131 SCi 125 Edition	Aço inox. / CleanSteel	12470520	4002516763444	1.599 €
G 5410 SCi	Aço inox. / CleanSteel	12664870	4002516840565	1.349 €

DESIGNAÇÃO DO MODELO	COR	N.º DE MATERIAL	CÓDIGO EAN	P.V.P. rec.
G 5110 SCi ED	Aço inox. / CleanSteel	12179920	4002516624158	1.149 €
G 5110 SCi BW	Branco brilhante	12179910	4002516624141	1.049 €
MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA E MÁQUINAS DE SECAR ROUPA				
Nova Edition				
WQ 1000	Nova Edition	12696590	4002516857778	2.599 €
TQ 1000	Nova Edition	12696610	4002516860280	2.699 €
Máquinas de lavar roupa				
WWR 860	White Edition	10998460	4002516073253	1.999 €
WWI 880 125 Gala Edition	White Edition	12537200	4002516791430	1.799 €
WWG 880	White Edition	12723330	4002516867814	1.599 €
WWD 380	White Edition	12723320	4002516867722	1.399 €
Máquinas de secar roupa				
TWR 780	White Edition	11845120	4002516485087	2.499 €
TWL 780	White Edition	11846670	4002516484660	1.899 €
TWH 780	White Edition	12724100	4002516869801	1.599 €
TWD 640	White Edition	12724090	4002516868347	1.399 €



Miele



Siga-nos nos canais
da Miele Portugal



As características técnicas são válidas salvo erro tipográfico ou omissão. Consulte as características nas lojas Miele ou loja online antes da compra.