

**Miele**



**Miele Experience Center  
Oktober 2022**

# Innehållsförteckning

|                                                      |    |                                       |     |
|------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|-----|
| Tvättmaskiner - <b>NYHET</b>                         | 4  | Vakuumförpackare                      | 79  |
| Torktumlare - <b>NYHET</b>                           | 13 | Kaffemaskiner                         | 80  |
| Kombinerad tvätt-och tork                            | 20 | HiLighthållar                         | 81  |
| Toppmatade tvättmaskiner                             | 21 | Induktionshällar                      | 82  |
| Strykmangel                                          | 22 | Induktionshällar med TempControl      | 89  |
| Fashion Master                                       | 23 | Induktionshällar med integrerad fläkt | 94  |
| Fristående diskmaskiner                              | 23 | Induktionshällar med vred             | 93  |
| Halvintegrerade diskmaskiner - <b>NYHET</b>          | 27 | CombiSet - SmartLine                  | 93  |
| Helintegrerade diskmaskiner - <b>NYHET</b>           | 29 | Skisser hållar                        | 95  |
| Proffsdiskmaskin                                     | 37 | Frihängande fläktar                   | 112 |
| Fristående kylskåp - <b>NYHET</b>                    | 38 | Vägghängande fläktar - <b>NYHET</b>   | 114 |
| Fristående frysskåp - <b>NYHET</b>                   | 39 | Utdragbara fläktar - <b>NYHET</b>     | 118 |
| Fristående kyl/frys-kombinationer - <b>NYHET</b>     | 40 | Underbyggda fläktar                   | 121 |
| Fristående kyl/frys-kombinationer, 75 cm breda       | 44 | Takfläktar                            | 121 |
| Helintegrerade kylskåp - <b>NYHET</b>                | 45 | Inbyggnafläktar                       | 122 |
| Helintegrerade frysskåp - <b>NYHET</b>               | 48 | Bänkfläkt                             | 123 |
| Helintegrerade kyl/frys-kombinationer - <b>NYHET</b> | 49 | Dammsugare - <b>NYHET</b>             | 124 |
| Vinkylar                                             | 54 | Dammsugare - påslösa - <b>NYHET</b>   | 128 |
| MasterCool                                           | 58 | Sladdlös dammsugare - <b>NYHET</b>    | 130 |
| Inbyggnafläktar, 60 cm                               | 60 | Boostdammsugare - <b>NYHET</b>        | 134 |
| Inbyggnafläktar, 90 cm                               | 65 | Robotdammsugare                       | 135 |
| Inbyggnafläktar 45 cm hög                            | 65 | Kaffemaskiner - fristående            | 136 |
| Kombinationsfläktar med mikro                        | 66 | Tillbehör                             | 140 |
| Ångugnar                                             | 68 |                                       |     |
| Kombiångugnar 45 cm - <b>NYHET</b>                   | 69 |                                       |     |
| Kombiångugnar 60 cm - <b>NYHET</b>                   | 72 |                                       |     |
| Ångugn med mikro                                     | 75 |                                       |     |
| Mikrovågsfläktar                                     | 76 |                                       |     |
| Mat- och porslinsvärmare                             | 78 |                                       |     |



**Rostfria produkter**



**Obsidiansvarta produkter**



**Grafitgråa produkter**



**Briljantvita produkter**



**Discovery 1**

Rostfria produkter



**ContourLine**

Rostfria produkter



**PureLine**

Rostfria produkter



**VitroLine**

Vita, svarta eller grafitgråa produkter



**ArtLine**

Vita, svarta eller grafitgråa handtagslösa produkter

## Miele tvättmaskiner 7 kg



### WSA 003 WCS Active

### WEA 035 WCS Active

### WCA 030 WCS Active

### WSA 023 WCS Active

|                                   |                                       |                                   |                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Kapacitet: 7 kg                   | Kapacitet: 7 kg                       | Kapacitet: 7 kg                   | Kapacitet: 7 kg                   |
| Skontrumma (59l)                  | Skontrumma (59l)                      | Skontrumma (59 l)                 | Skontrumma (59 l)                 |
| Rak panel                         | Excellence, lutande panel             | ChromeEdition lutande panel       | Rak panel                         |
| Yttre ring vit, inre ring vit     | Yttre ring grafitgrå, inre ring svart | Yttre ring vit, inre ring svart   | Yttre ring vit, inre ring vit     |
| Centrifugering: 1 400 varv        | Centrifugering: 1 400 varv            | Centrifugering: 1 400 varv        | Centrifugering: 1 400 varv        |
| Emaljerad front                   | Emaljerad front                       | Emaljerad front                   | Emaljerad front                   |
| AddLoad                           | AddLoad                               | AddLoad                           | AddLoad                           |
| Resttidsvisning samt senare start | Resttidsvisning samt senare start     | Resttidsvisning samt senare start | Resttidsvisning samt senare start |
| EasyControl, gul display          | EasyControl, gul display              | EasyControl, gul display          | EasyControl, gul display          |
| Mängdautomatik                    | Mängdautomatik                        | Mängdautomatik                    | Mängdautomatik                    |
| CapDosing                         | CapDosing                             | CapDosing                         | CapDosing                         |
| AutoClean tvättm.behållare        | AutoClean tvättm.behållare            | AutoClean tvättm.behållare        | AutoClean tvättm.behållare        |
| ProfiEco-motor                    | ProfiEco-motor                        | ProfiEco-motor                    | ProfiEco-motor                    |
|                                   |                                       |                                   |                                   |
|                                   |                                       |                                   |                                   |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: B     | Energiklass: B     | Energiklass: B     | Energiklass: B     |
| Ljudnivå: 72 dB(A) | Ljudnivå: 72 dB(A) | Ljudnivå: 72 dB(A) | Ljudnivå: 72 dB(A) |

**11 590 kr**

Rekommenderat cirkapris

**11 590 kr**





Rekommenderat cirkapris

**11 590 kr**

Rekommenderat cirkapris

**11 590 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

## Miele tvättmaskiner 8 kg



### WED 025 WCS

### WCD 030 WCS

### WWD 020 WCS

### WSD 023 WCS

|                                       |                                   |                                   |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Kapacitet: 8 kg                       | Kapacitet: 8 kg                   | Kapacitet: 8 kg                   | Kapacitet: 8 kg                   |
| Skontrumma (59 l)                     | Skontrumma (59 l)                 | Skontrumma (59 l)                 | Skontrumma (59 l)                 |
| Excellence rak panel                  | ChromeEdition lutande panel       | WhiteEdition, 5° lutning          | Selection, 5° lutning             |
| Yttre ring grafitgrå, inre ring svart | Yttre ring vit, inre ring svart   | Yttre ring vit, inre ring svart   | Yttre ring vit, inre ring vit     |
| Centrifugering: 1 400 varv            | Centrifugering: 1 400 varv        | Centrifugering: 1 400 varv        | Centrifugering: 1 400 varv        |
| Emaljerad front                       | Emaljerad front                   | Emaljerad front                   | Emaljerad front                   |
| AddLoad                               | AddLoad                           | AddLoad                           | AddLoad                           |
| Resttidsvisning samt senare start     | Resttidsvisning samt senare start | Resttidsvisning samt senare start | Resttidsvisning samt senare start |
| DirectSensor vit display              | DirectSensor, gul display         | DirectSensor, gul display         | DirectSensor, gul display         |
| AutoClean tvättm.behållare            | AutoClean tvättm.behållare        | AutoClean tvättm.behållare        | AutoClean tvättm.behållare        |
| Mängdautomatik                        | Mängdautomatik                    | Mängdautomatik                    | Mängdautomatik                    |
| CapDosing                             | CapDosing                         | CapDosing                         | CapDosing                         |
| ProfiEco-motor                        | ProfiEco-motor                    | ProfiEco-motor                    | ProfiEco motor                    |
|                                       |                                   |                                   |                                   |
|                                       |                                   |                                   |                                   |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A     | Energiklass: A     | Energiklass: A     | Energiklass: A     |
| Ljudnivå: 70 dB(A) | Ljudnivå: 70 dB(A) | Ljudnivå: 70 dB(A) | Ljudnivå: 70 dB(A) |

**13 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**13 190 kr**





Rekommenderat cirkapris

**13 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**13 190 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele tvättmaskiner 8 kg



## WWD 320 WCS PWash

## WSD 323 WCS PWash

## WED 325 WCS PWash

## WCD 330 WCS PWash

|                                   |                                   |                                       |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Kapacitet: 8 kg                   | Kapacitet: 8 kg                   | Kapacitet: 8 kg                       | Kapacitet: 8 kg                   |
| Skontrumma (59 l)                 | Skontrumma (59 l)                 | Skontrumma (59 l)                     | Skontrumma (59 l)                 |
| WhiteEdition, 5° lutning          | Selection, 5° lutning             | Excellence rak panel                  | ChromeEdition, lutande panel      |
| Yttre ring vit, inre ring svart   | Yttre ring vit, inre ring vit     | Yttre ring grafitgrå, inre ring svart | Yttre ring vit, inre ring svart   |
| Centrifugering: 1 400 varv        | Centrifugering: 1 400 varv        | Centrifugering: 1 400 varv            | Centrifugering: 1 400 varv        |
| Emaljerad front                   | Emaljerad front                   | Emaljerad front                       | Emaljerad front                   |
| AddLoad                           | AddLoad                           | AddLoad                               | AddLoad                           |
| Resttidsvisning samt senare start | Resttidsvisning samt senare start | Resttidsvisning samt senare start     | Resttidsvisning samt senare start |
| DirectSensor, gul display         | DirectSensor, gul display         | DirectSensor vit display              | DirectSensor, gul display         |
| AutoClean tvättm.behållare        | AutoClean tvättm.behållare        | AutoClean tvättm.behållare            | AutoClean tvättm.behållare        |
| Mängdautomatik                    | Mängdautomatik                    | Mängdautomatik                        | Mängdautomatik                    |
| CapDosing                         | CapDosing                         | CapDosing                             | CapDosing                         |
| ProfiEco-motor                    | ProfiEco-motor                    | ProfiEco-motor                        | ProfiEco-motor                    |
| PowerWash                         | PowerWash                         | PowerWash                             | PowerWash                         |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A     | Energiklass: A     | Energiklass: A     | Energiklass: A     |
| Ljudnivå: 70 dB(A) | Ljudnivå: 70 dB(A) | Ljudnivå: 70 dB(A) | Ljudnivå: 70 dB(A) |

**14 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 990 kr**





Rekommenderat cirkapris

**14 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 990 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

## Miele tvättmaskiner 8 kg



**Nyhet!**

### WWD 660 WCS TDoS

### WED 665 WCS TDoS

### WSD 663 WCS TDoS

### WCD 670 WCS TDoS

|                                   |                                       |                                   |                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Kapacitet: 8 kg                   | Kapacitet: 8 kg                       | Kapacitet: 8 kg                   | Kapacitet: 8 kg                   |
| Skontrumma (59 l)                 | Skontrumma (59 l)                     | Skontrumma (59 l)                 | Skontrumma (59 l)                 |
| WhiteEdition, 5° lutning          | Rak panel                             | WhiteEdition, 5° lutning          | Lutande panel                     |
| Yttre ring vit, inre ring svart   | Yttre ring Grafitgrå, inre ring svart | Yttre ring vit, inre ring vit     | Yttre ring vit, inre ring svart   |
| Centrifugering: 1 400 varv        | Centrifugering: 1 400 varv            | Centrifugering: 1 400 varv        | Centrifugering: 1 400 varv        |
| Emaljerad front                   | Emaljerad front                       | Emaljerad front                   | Emaljerad front                   |
| AddLoad                           | AddLoad                               | AddLoad                           | AddLoad                           |
| Resttidsvisning samt senare start | Resttidsvisning samt senare start     | Resttidsvisning samt senare start | Resttidsvisning samt senare start |
| DirectSensor, gul display         | DirectSensor, gul display             | DirectSensor, gul display         | DirectSensor, gul display         |
| AutoClean tvättm.behållare        | AutoClean tvättm.behållare            | AutoClean tvättm.behållare        | AutoClean tvättm.behållare        |
| Mängdautomatik                    | Mängdautomatik                        | Mängdautomatik                    | Mängdautomatik                    |
| CapDosing                         | CapDosing                             | CapDosing                         | CapDosing                         |
| ProfiEco motor                    | ProfiEco motor                        | ProfiEco motor                    | ProfiEco motor                    |
| TwinDos                           | TwinDos                               | TwinDos                           | TwinDos                           |
| WiFiConn@ct                       | WiFiConn@ct                           | WiFiConn@ct                       | WiFiConn@ct                       |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A     | Energiklass: A     | Energiklass: A     | Energiklass: A     |
| Ljudnivå: 70 dB(A) | Ljudnivå: 70 dB(A) | Ljudnivå: 70 dB(A) | Ljudnivå: 70 dB(A) |

**14 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 990 kr**

Rekommenderat cirkapris



## Miele tvättmaskiner 8 - 9 kg



### WSF 363 WCS PWash

### WCG 370 WCS PWash

### WWG 360 WCS PWash

### WSG 363 WCS PWash

|                                   |                                       |                                    |                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Kapacitet: 8 kg                   | Kapacitet: 9 kg                       | Kapacitet: 9 kg                    | Kapacitet: 9 kg                   |
| Skontrumma (64 l)                 | Skontrumma (64 l)                     | Skontrumma (64 l)                  | Skontrumma (64 l)                 |
| WhiteEdition, 5° lutning          | ChromeEdition, lutande panel          | WhiteEdition, 5° lutning           | WhiteEdition, 5° lutning          |
| Yttre ring vit, inre ring svart   | Yttre ring grafitgrå, inre ring svart | Yttre ring chrome, inre ring svart | Yttre ring vit, inre ring svart   |
| Centrifugering: 1 600 varv        | Centrifugering: 1 400 varv            | Centrifugering: 1 400 varv         | Centrifugering: 1 400 varv        |
| Emaljerad front                   | Emaljerad front                       | Emaljerad front                    | Emaljerad front                   |
| AddLoad                           | AddLoad                               | AddLoad                            | AddLoad                           |
| Resttidsvisning samt senare start | Resttidsvisning samt senare start     | Resttidsvisning samt senare start  | Resttidsvisning samt senare start |
| DirectSensor, vit display         | ComfortSensor, vit display            | ComfortSensor, vit display         | ComfortSensor, vit display        |
| AutoClean tvättm.behållare        | AutoClean tvättm.behållare            | AutoClean tvättm.behållare         | AutoClean tvättm.behållare        |
| Mängdautomatik                    | Mängdautomatik                        | Mängdautomatik                     | Mängdautomatik                    |
| CapDosing                         | CapDosing                             | CapDosing                          | CapDosing                         |
| ProfiEco motor                    | ProfiEco-motor                        | ProfiEco-motor                     | ProfiEco-motor                    |
| PowerWash                         | PowerWash                             | PowerWash                          | PowerWash                         |
| WiFiConn@ct                       |                                       | WiFiConn@ct                        | WiFiConn@ct                       |
|                                   |                                       | SingleWash                         | SingleWash                        |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A     | Energiklass: A     | Energiklass: A     | Energiklass: A     |
| Ljudnivå: 69 dB(A) | Ljudnivå: 68 dB(A) | Ljudnivå: 68 dB(A) | Ljudnivå: 68 dB(A) |

**16 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**17 390 kr**




Rekommenderat cirkapris

**17 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**17 390 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

## Miele tvättmaskiner 9 kg



### WWG 660 WCS TDoS

### WSG 663 WCS TDoS

### WCG 670 WCS TDoS

### WEG 665 WCS TDoS

|                                    |                                   |                                       |                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Kapacitet: 9 kg                    | Kapacitet: 9 kg                   | Kapacitet: 9 kg                       | Kapacitet: 9 kg                    |
| Skontrumma (64 l)                  | Skontrumma (64 l)                 | Skontrumma (64 l)                     | Skontrumma (64 l)                  |
| WhiteEdition, 5° lutning           | WhiteEdition, 5° lutning          | ChromeEdition, lutande panel          | Excellence rak panel               |
| Yttre ring chrome, inre ring svart | Yttre ring vit, inre ring svart   | Yttre ring grafitgrå, inre ring svart | Yttre ring chrome, inre ring svart |
| Centrifugering: 1 400 varv         | Centrifugering: 1 400 varv        | Centrifugering: 1 400 varv            | Centrifugering: 1 400 varv         |
| Emaljerad front                    | Emaljerad front                   | Emaljerad front                       | Emaljerad front                    |
| AddLoad                            | AddLoad                           | AddLoad                               | AddLoad                            |
| Resttidsvisning samt senare start. | Resttidsvisning samt senare start | Resttidsvisning samt senare start     | Resttidsvisning samt senare start  |
| ComfortSensor, vit display         | ComfortSensor vit display         | ComfortSensor, vit display            | ComfortSensor vit display          |
| AutoClean tvättm.behållare         | AutoClean tvättm.behållare        | AutoClean tvättm.behållare            | AutoClean tvättm.behållare         |
| Mängdautomatik                     | Mängdautomatik                    | Mängdautomatik                        | Mängdautomatik                     |
| CapDosing                          | CapDosing                         | CapDosing                             | CapDosing                          |
| ProfiEco-motor                     | ProfiEco-motor                    | ProfiEco-motor                        | ProfiEco-motor                     |
| TwinDos                            | TwinDos                           | TwinDos                               | TwinDos                            |
| WiFiConn@ct                        | WiFiConn@ct                       | WiFiConn@ct                           | WiFiConn@ct                        |
|                                    |                                   |                                       | Underhållsfri LED-trumbelysning    |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A     | Energiklass: A     | Energiklass: A     | Energiklass: A     |
| Ljudnivå: 68 dB(A) | Ljudnivå: 68 dB(A) | Ljudnivå: 68 dB(A) | Ljudnivå: 68 dB(A) |

**17 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**17 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**17 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**17 790 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele tvättmaskiner 9 kg



## WEG 675 WCS TDoS

## WWG 760 WPS TDoS&Hotwater

## WWI 860 WCS PWash&TDoS

## WSI 863 WCS PWash&TDoS

|                                    |                                    |                                    |                                   |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Kapacitet: 9 kg                    | Kapacitet: 9 kg                    | Kapacitet: 9 kg                    | Kapacitet: 9 kg                   |
| Skontrumma (64 l)                  | Skontrumma (64 l)                  | Skontrumma (64 l)                  | Skontrumma (64 l)                 |
| Excellence lutande panel           | WhiteEdition, 5° lutning           | WhiteEdition, 5° lutning           | Selection, 5° lutning             |
| Yttre ring chrome, inre ring svart | Yttre ring chrome, inre ring svart | Yttre ring chrome, inre ring svart | Yttre ring vit, inre ring svart   |
| Centrifugering: 1 400 varv         | Centrifugering: 1 400 varv         | Centrifugering: 1 600 varv         | Centrifugering: 1 600 varv        |
| Emaljerad front                    | Emaljerad front                    | Emaljerad front                    | Emaljerad front                   |
| AddLoad                            | AddLoad                            | AddLoad                            | AddLoad                           |
| Resttidsvisning samt senare start  | Resttidsvisning samt senare start  | Resttidsvisning samt senare start  | Resttidsvisning samt senare start |
| ComfortSensor vit display          | ComfortSensor, vit display         | ComfortSensor, vit display         | ComfortSensor vit display         |
| AutoClean tvättm.behållare         | AutoClean tvättm.behållare         | AutoClean tvättm.behållare         | AutoClean tvättm.behållare        |
| Mängdautomatik                     | Mängdautomatik                     | Mängdautomatik                     | Mängdautomatik                    |
| CapDosing                          | CapDosing                          | CapDosing                          | CapDosing                         |
| ProfiEco-motor                     | ProfiEco-motor                     | ProfiEco-motor                     | ProfiEco-motor                    |
| TwinDos                            | TwinDos                            | PowerWash och TwinDos              | PowerWash och TwinDos             |
| WiFiConn@ct                        | WiFiConn@ct                        | WiFiConn@ct                        | WiFiConn@ct                       |
| Underhållsfri LED-trumbelysning    | Varmvattenanslutning               | EcoFeedback                        | EcoFeedback                       |
|                                    |                                    | 7 olika fläckprogram               | 7 olika fläckprogram              |
|                                    |                                    | SingleWash                         | SingleWash                        |
|                                    |                                    |                                    |                                   |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A     | Energiklass: A     | Energiklass: A     | Energiklass: A     |
| Ljudnivå: 68 dB(A) | Ljudnivå: 68 dB(A) | Ljudnivå: 68 dB(A) | Ljudnivå: 68 dB(A) |

**17 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**19 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**21 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**21 290 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele tvättmaskiner 9 kg



## WCI 870 WCS PWash&TDos

## WEI 865 WCS PWash&TDos

## WEI 875 WCS PWash&TDos

## WER 875 WPS PWash&TDos

|                                       |                                    |                                    |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Kapacitet: 9 kg                       | Kapacitet: 9 kg                    | Kapacitet: 9 kg                    | Kapacitet: 9 kg                    |
| Skontrumma (64 l)                     | Skontrumma (64 l)                  | Skontrumma (64 l)                  | Skontrumma (64 l)                  |
| ChromeEdition, lutande panel          | Excellence rak panel               | Excellence lutande panel           | Excellence lutande panel           |
| Yttre ring grafitgrå, inre ring svart | Yttre ring chrome, inre ring svart | Yttre ring chrome, inre ring svart | Yttre ring chrome, inre ring svart |
| Centrifugering: 1 600 varv            | Centrifugering: 1 600 varv         | Centrifugering: 1 600 varv         | Centrifugering: 1 600 varv         |
| Emaljerad front                       | Emaljerad front                    | Emaljerad front                    | Emaljerad front                    |
| AddLoad                               | AddLoad                            | AddLoad                            | AddLoad                            |
| Resttidsvisning samt senare start     | Resttidsvisning samt senare start  | Resttidsvisning samt senare start  | Resttidsvisning samt senare start  |
| ComfortSensor, vit display            | ComfortSensor vit display          | ComfortSensor vit display          | M Touch och vit display            |
| AutoClean tvättm.behållare            | AutoClean tvättm.behållare         | AutoClean tvättm.behållare         | AutoClean tvättm.behållare         |
| Mängdautomatik                        | Mängdautomatik                     | Mängdautomatik                     | Mängdautomatik                     |
| CapDosing                             | CapDosing                          | CapDosing                          | CapDosing                          |
| ProfiEco-motor                        | ProfiEco-motor                     | ProfiEco-motor                     | ProfiEco-motor                     |
| PowerWash och TwinDos                 | PowerWash och TwinDos              | PowerWash och TwinDos              | PowerWash och TwinDos              |
| WiFiConn@ct                           | WiFiConn@ct                        | WiFiConn@ct                        | WiFiConn@ct                        |
| EcoFeedback                           | EcoFeedback                        | EcoFeedback                        | EcoFeedback                        |
| 7 olika fläckprogram                  | 7 olika fläckprogram               | 7 olika fläckprogram               | 7 olika fläckprogram               |
| SingleWash                            | SingleWash                         | SingleWash                         | SingleWash                         |
|                                       | Underhållsfri LED-trumbelysning    | Underhållsfri LED-trumbelysning    | Underhållsfri LED-trumbelysning    |
| <b>Teknisk data</b>                   | <b>Teknisk data</b>                | <b>Teknisk data</b>                | <b>Teknisk data</b>                |
| Energiklass: A                        | Energiklass: A                     | Energiklass: A                     | Energiklass: A                     |
| Ljudnivå: 68 dB(A)                    | Ljudnivå: 68 dB(A)                 | Ljudnivå: 68 dB(A)                 | Ljudnivå: 68 dB(A)                 |

**21 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**21 690 kr**





Rekommenderat cirkapris

**21 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**25 890 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele tvättmaskiner 9 kg



## WCR 870 WPS

PWash 2.0&TDos XL&WiFi

## WWR 860 WPS

PWash2.0&TDosXL&WiF

## WSR 863 WPS

PWash&TDos

## WWV 980 WPS

Passion

|                                    |                                      |                                   |                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Kapacitet: 9 kg                    | Kapacitet: 9 kg                      | Kapacitet: 9 kg                   | Kapacitet: 9 kg                        |
| Skontrumma (64 l)                  | Skontrumma (64 l)                    | Skontrumma (64 l)                 | Skontrumma (64 l)                      |
| ChromeEdition, lutande panel       | WhiteEdition välvd front, 5° lutning | Selection, 5° lutning             | WhiteEdition välvd front               |
| Yttre ring chrome, inre ring svart | Yttre ring chrome, inre ring svart   | Yttre ring chrome, inre ring vit  | Alusilver med kromad ring              |
| Centrifugering: 1 600 varv         | Centrifugering: 1 600 varv           | Centrifugering: 1 600 varv        | Centrifugering: 1 600 varv             |
| Emaljerad front                    | Emaljerad front                      | Emaljerad front                   | Emaljerad front                        |
| AddLoad                            | AddLoad                              | AddLoad                           | Löddersensor                           |
| Resttidsvisning samt senare start  | Resttidsvisning samt senare start    | Resttidsvisning samt senare start | Resttidsvisning samt senare start      |
| M Touch display, vit display       | M Touch display, vit display         | M Touch display, vit display      | M Touch display, vit display           |
| AutoClean tvättm.behållare         | AutoClean tvättm.behållare           | AutoClean tvättm.behållare        | AutoClean tvättm.behållare             |
| Mängdautomatik                     | Mängdautomatik                       | Mängdautomatik                    | Mängdautomatik med viktavkänning       |
| CapDosing                          | CapDosing                            | CapDosing                         | CapDosing                              |
| ProfiEco-motor                     | ProfiEco-motor                       | ProfiEco-motor                    | ProfiEco-motor                         |
| PowerWash och TwinDos              | PowerWash 2.0 och TwinDos            | PowerWash och TwinDos             | PowerWash 2.0 och TwinDos              |
| WiFiConn@ct                        | WiFiConn@ct                          | WiFiConn@ct                       | WiFiConn@ct                            |
| Underhållsfri LED-trumbelysning    | Underhållsfri LED-trumbelysning      | Underhållsfri LED-trumbelysning   | Underhållsfri LED-trumbelysning        |
| EcoFeedback                        | EcoFeedback                          | EcoFeedback                       | EcoFeedback                            |
| SingleWash                         | SingleWash                           | SingleWash                        | SingleWash                             |
| 7 olika fläckprogram               | 7 olika fläckprogram                 | 7 olika fläckprogram              | 27 olika program /7 olika fläckprogram |
|                                    |                                      |                                   | Ångfunktion SteamCare                  |
|                                    |                                      |                                   | Varmvattenanslutning                   |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A     | Energiklass: A     | Energiklass: A     | Energiklass: A     |
| Ljudnivå: 68 dB(A) | Ljudnivå: 68 dB(A) | Ljudnivå: 68 dB(A) | Ljudnivå: 67 dB(A) |

**25 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**25 890 kr**





Rekommenderat cirkapris

**25 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**37 390 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele värmepumpstumlare 7 kg



## TSA 203 WP Active

## TSA 223 WP Active

## TSA 233 WP Active

## TCA 230 WP Active

|                                 |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Kapacitet: 7 kg                 | Kapacitet: 7 kg                 | Kapacitet: 7 kg                 | Kapacitet: 7 kg                 |
| Skontrumma (120 l)              | Skontrumma (120 l)              | Skontrumma (120 l)              | Skontrumma (120 l)              |
| Selection, rak panel            | Selection, rak panel            | Selection, lutande panel        | ChromeEdition, lutande panel    |
| Vit täckt lucka                 | Vit täckt lucka                 | Vit täckt lucka                 | Vit täckt lucka                 |
| Emaljerad front                 | Emaljerad front                 | Emaljerad front                 | Emaljerad front                 |
| Integrerad kondensvattenslang   | Integrerad kondensvattenslang   | Integrerad kondensvattenslang   | Integrerad kondensvattenslang   |
| Intelligent trumreversering     | Intelligent trumreversering     | Intelligent trumreversering     | Intelligent trumreversering     |
| EasyControl, gul display        | EasyControl, gul display        | EasyControl, gul display        | EasyControl, gul display        |
| PerfectDry torksystem           | PerfectDry torksystem           | PerfectDry torksystem           | PerfectDry torksystem           |
| Underhållsfri LED-trumbelysning | Underhållsfri LED-trumbelysning | Underhållsfri LED trumbelysning | Underhållsfri LED-trumbelysning |
| Doftoption FragranceDos         | Doftoption FragranceDos         | Doftoption FragranceDos         | Doftoption FragranceDos         |
| AddLoad                         | AddLoad                         | AddLoad                         | AddLoad                         |
|                                 |                                 |                                 |                                 |
|                                 |                                 |                                 |                                 |
|                                 |                                 |                                 |                                 |
|                                 |                                 |                                 |                                 |
|                                 |                                 |                                 |                                 |
|                                 |                                 |                                 |                                 |
|                                 |                                 |                                 |                                 |
|                                 |                                 |                                 |                                 |
|                                 |                                 |                                 |                                 |
|                                 |                                 |                                 |                                 |
|                                 |                                 |                                 |                                 |
|                                 |                                 |                                 |                                 |
|                                 |                                 |                                 |                                 |
|                                 |                                 |                                 |                                 |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A++   | Energiklass: A++   | Energiklass: A++   | Energiklass: A++   |
| Ljudnivå: 66 dB(A) | Ljudnivå: 66 dB(A) | Ljudnivå: 66 dB(A) | Ljudnivå: 66 dB(A) |

**12 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**12 290 kr**





Rekommenderat cirkapris

**12 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**12 290 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele värmepumpstumlare 7 - 8 kg



## TEA 235 WP Active

## TEC 225 WP

## TCC 230 WP

## TWC 220 WP

|                                 |                                           |                                           |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kapacitet: 7 kg                 | Kapacitet: 8 kg                           | Kapacitet: 8 kg                           | Kapacitet: 8 kg                           |
| Skontrumma (120 l)              | Skontrumma (120l)                         | Skontrumma (120l)                         | Skontrumma (120l)                         |
| Excellence, lutande panel       | Excellence, rak panel                     | ChromeEdition, lutande panel              | WhiteEdition, 5° lutning                  |
| Vit täckt lucka                 | Vit täckt lucka                           | Vit täckt lucka                           | Vit täckt lucka                           |
| Emaljerad front                 | Emaljerad front                           | Emaljerad front                           | Emaljerad front                           |
| Integrerad kondensvattenslang   | Integrerad kondensvattenslang             | Integrerad kondensvattenslang             | Integrerad kondensvattenslang             |
| Intelligent trumreversering     | Intelligent trumreversering               | Intelligent trumreversering               | Intelligent trumreversering               |
| EasyControl, gul display        | DirectSensor vit/senare start och resttid | DirectSensor gul/senare start och resttid | DirectSensor gul/senare start och resttid |
| PerfectDry torksystem           | PerfectDry torksystem                     | PerfectDry torksystem                     | PerfectDry torksystem                     |
| Underhållsfri LED trumbelysning | Underhållsfri LED trumbelysning           | Underhållsfri LED trumbelysning           | Underhållsfri LED trumbelysning           |
| Doftoption FragranceDos         | Doftoption FragranceDos                   | Doftoption FragranceDos                   | Doftoption FragranceDos                   |
| AddLoad                         | AddLoad                                   | AddLoad                                   | AddLoad                                   |
|                                 |                                           |                                           |                                           |
|                                 |                                           |                                           |                                           |
|                                 |                                           |                                           |                                           |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A++   | Energiklass: A++   | Energiklass: A++   | Energiklass: A++   |
| Ljudnivå: 66 dB(A) | Ljudnivå: 66 dB(A) | Ljudnivå: 66 dB(A) | Ljudnivå: 66 dB(A) |

**12 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**13 690 kr**





Rekommenderat cirkapris

**13 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**13 690 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele värmepumpstumlare 8 kg



## TSC 223 WP

## TWD 260 WP

## TSD 263 WP

## TCD 270 WP

|                                           |                                           |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kapacitet: 8 kg                           | Kapacitet: 8 kg                           | Kapacitet: 8 kg                           | Kapacitet: 8 kg                           |
| Skontrumma (120l)                         | Skontrumma (120 l)                        | Skontrumma (120 l)                        | Skontrumma (120 l)                        |
| Selection, 5° lutning                     | WhiteEdition, 5° lutning                  | Selection, 5° lutning                     | ChromeEdition, lutande panel              |
| Vit täckt lucka                           | Yttre ring vit, inre ring svart           | Yttre ring vit, inre ring vit             | Yttre ring vit, inre ring svart           |
| Emaljerad front                           | Emaljerad front                           | Emaljerad front                           | Emaljerad front                           |
| Integrerad kondensvattenslang             | Integrerad kondensvattenslang             | Integrerad kondensvattenslang             | Integrerad kondensvattenslang             |
| Intelligent trumreversering               | Intelligent trumreversering               | Intelligent trumreversering               | Intelligent trumreversering               |
| DirectSensor gul/senare start och resttid | DirectSensor gul/senare start och resttid | DirectSensor gul/senare start och resttid | DirectSensor gul/senare start och resttid |
| PerfectDry torksystem                     | PerfectDry torksystem                     | PerfectDry torksystem                     | PerfectDry torksystem                     |
| Underhållsfri LED trumbelysning           | Underhållsfri LED-trumbelysning           | Underhållsfri LED-trumbelysning           | Underhållsfri LED-trumbelysning           |
| Doftoption FragranceDos                   | Doftoption FragranceDos                   | Doftoption FragranceDos                   | Doftoption FragranceDos                   |
| AddLoad                                   | AddLoad                                   | AddLoad                                   | AddLoad                                   |
|                                           | Wash2Dry                                  | Wash2Dry                                  | Wash2Dry                                  |
|                                           | WiFiConn@ct                               | WiFiConn@ct                               | WiFiConn@ct                               |
|                                           |                                           |                                           |                                           |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A++   | Energiklass: A++   | Energiklass: A++   | Energiklass: A++   |
| Ljudnivå: 66 dB(A) | Ljudnivå: 66 dB(A) | Ljudnivå: 66 dB(A) | Ljudnivå: 66 dB(A) |

**13 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 890 kr**


Rekommenderat cirkapris

**14 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 890 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele värmepumpstumlare 8 kg



## TED 275 WP

## TWC 560 WP EcoSpeed

## TSC 563 WP EcoSpeed

## TEC 565 WP EcoSpeed

|                                           |                                           |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kapacitet: 8 kg                           | Kapacitet: 8 kg                           | Kapacitet: 8 kg                           | Kapacitet: 8 kg                           |
| Skontrumma (120 l)                        | Skontrumma (120 l)                        | Skontrumma (120 l)                        | Skontrumma (120 l)                        |
| ChromeEdition, lutande panel              | WhiteEdition, 5° lutning                  | WhiteEdition, 5° lutning                  | Excellence, rak panel                     |
| Yttre ring grafitgrå, inre ring svart     | Vit täckt lucka                           | Vit täckt lucka                           | Vit täckt lucka                           |
| Emaljerad front                           | Emaljerad front                           | Emaljerad front                           | Emaljerad front                           |
| Integrerad kondensvattenslang             | Integrerad kondensvattenslang             | Integrerad kondensvattenslang             | Integrerad kondensvattenslang             |
| Intelligent trumreversering               | Intelligent trumreversering               | Intelligent trumreversering               | Intelligent trumreversering               |
| DirectSensor vit/senare start och resttid | DirectSensor gul/senare start och resttid | DirectSensor gul/senare start och resttid | DirectSensor gul/senare start och resttid |
| PerfectDry torksystem                     | PerfectDry torksystem                     | PerfectDry torksystem                     | PerfectDry torksystem                     |
| Underhållsfri LED-trumbelysning           | Underhållsfri LED trumbelysning           | Underhållsfri LED-trumbelysning           | Underhållsfri LED trumbelysning           |
| Doftoption FragranceDos                   | Doftoption FragranceDos                   | Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>      | Doftoption FragranceDos                   |
| AddLoad                                   | AddLoad                                   | AddLoad                                   | AddLoad                                   |
| Wash2Dry                                  | Wash2Dry                                  | Wash2Dry                                  | Wash2Dry                                  |
| WiFiConn@ct                               | WiFiConn@ct                               | WiFiConn@ct                               | WiFiConn@ct                               |
|                                           | ProfiEco-motor                            | ProfiEco motor                            | ProfiEco motor                            |
|                                           | EcoSpeed                                  | EcoSpeed                                  | EcoSpeed                                  |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A++   | Energiklass: A+++  | Energiklass: A+++  | Energiklass: A+++  |
| Ljudnivå: 66 dB(A) | Ljudnivå: 66 dB(A) | Ljudnivå: 66 dB(A) | Ljudnivå: 66 dB(A) |

**14 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 890 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele värmepumpstumlare 8 kg



## TCC 570 WP EcoSpeed

## TWF 760 WP EcoSpeed

## TSF 763 WP EcoSpeed

## TCF 770 WP EcoSpeed

|                                           |                                           |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kapacitet: 8 kg                           | Kapacitet: 8 kg                           | Kapacitet: 8 kg                           | Kapacitet: 8 kg                           |
| Skontrumma (120 l)                        | Skontrumma (120 l)                        | Skontrumma (120l)                         | Skontrumma (120 l)                        |
| ChromeEdition, lutande panel              | WhiteEdition, 5° lutning                  | Selection, 5° lutning                     | ChromeEdition, lutande panel              |
| Vit täckt lucka                           | Yttre ring Chrome, inre ring svart        | Yttre ring vit, inre ring svart           | Yttre ring grafitgrå, inre ring svart     |
| Emaljerad front                           | Emaljerad front                           | Emaljerad front                           | Emaljerad front                           |
| Integrerad kondensvattenslang             | Integrerad kondensvattenslang             | Integrerad kondensvattenslang             | Integrerad kondensvattenslang             |
| Intelligent trumreversering               | Intelligent trumreversering               | Intelligent trumreversering               | Intelligent trumreversering               |
| DirectSensor gul/senare start och resttid | DirectSensor vit/senare start och resttid | DirectSensor vit/senare start och resttid | DirectSensor vit/senare start och resttid |
| PerfectDry torksystem                     | PerfectDry torksystem                     | PerfectDry torksystem                     | PerfectDry torksystem                     |
| Underhållsfri LED-trumbelysning           | Underhållsfri LED-trumbelysning           | Underhållsfri LED-trumbelysning           | Underhållsfri LED-trumbelysning           |
| Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>      | Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>      | Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>      | Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>      |
| AddLoad                                   | AddLoad                                   | AddLoad                                   | AddLoad                                   |
| Wash2Dry                                  | Wash2Dry                                  | ProfiEco motor                            | ProfiEco-motor                            |
| WiFiConn@ct                               | WiFiConn@ct                               | EcoSpeed                                  | EcoSpeed                                  |
| ProfiEco motor                            | ProfiEco-motor                            | Wash2Dry                                  | Wash2Dry                                  |
| EcoSpeed                                  | EcoSpeed                                  | WiFiConn@ct                               | WiFiConn@ct                               |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A+++  | Energiklass: A+++  | Energiklass: A+++  | Energiklass: A+++  |
| Ljudnivå: 66 dB(A) | Ljudnivå: 66 dB(A) | Ljudnivå: 66 dB(A) | Ljudnivå: 66 dB(A) |

**14 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**16 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**16 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**16 490 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele värmepumpstumlare 8 - 9 kg



## TEF 765 WP EcoSpeed

## TWL 780 WP EcoSpeed&Steam

## TSL 783 WP EcoSpeed&Steam

## TCL 790 WP EcoSpeed&Steam

|                                           |                                            |                                            |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kapacitet: 8 kg                           | Kapacitet: 9 kg                            | Kapacitet: 9 kg                            | Kapacitet: 9 kg                            |
| Skontrumma (120 l)                        | Skontrumma Plus (120l)                     | Skontrumma (120 l)                         | Skontrumma (120l)                          |
| Excellence, rak panel                     | WhiteEdition, 5°, lutande panel            | Selection, 5° lutande panel                | ChromeEdition, lutande panel               |
| Yttre ring chrome, inre ring svart        | Yttre ring chrome, inre ring svart         | Yttre ring vit, inre ring svart            | Yttre ring Grafitgrå, inre ring svart      |
| Emaljerad front                           | Emaljerad front                            | Emaljerad front                            | Emaljerad front                            |
| Integrerad kondensvattenslang             | Integrerad kondensvattenslang              | Integrerad kondensvattenslang              | Integrerad kondensvattenslang              |
| Intelligent trumreversering               | Intelligent trumreversering                | Intelligent trumreversering                | Intelligent trumreversering                |
| DirectSensor vit/senare start och resttid | ComfortSensor vit/senare start och resttid | ComfortSensor vit/senare start och resttid | ComfortSensor vit/senare start och resttid |
| PerfectDry torksystem                     | PerfectDry torksystem                      | PerfectDry torksystem                      | PerfectDry torksystem                      |
| Underhållsfri LED-trumbelysning           | Underhållsfri LED-trumbelysning            | Underhållsfri LED-trumbelysning            | Underhållsfri LED trumbelysning            |
| Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>      | Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>       | Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>       | Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>       |
| AddLoad                                   | AddLoad                                    | AddLoad                                    | AddLoad                                    |
| ProfiEco-motor                            | ProfiEco-motor                             | ProfiEco-motor                             | ProfiEco motor                             |
| EcoSpeed                                  | EcoSpeed                                   | EcoSpeed                                   | EcoSpeed                                   |
|                                           | Wash2Dry                                   | Wash2Dry                                   | Wash2Dry                                   |
|                                           | WiFiConn@ct                                | WiFiConn@ct                                | WiFiConn@ct                                |
|                                           | SteamFinish skrynkelreducering             | SteamFinish skrynkelreducering             | SteamFinish skrynkelreducering             |

| Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Energiklass: A+++       | Energiklass: A+++       | Energiklass: A+++       | Energiklass: A+++       |
| Ljudnivå: 66 dB(A)      | Ljudnivå: 64 dB(A)      | Ljudnivå: 64 dB(A)      | Ljudnivå: 64 dB(A)      |
| <b>16 990 kr</b>        | <b>22 790 kr</b>        | <b>22 790 kr</b>        | <b>22 790 kr</b>        |
| Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris |



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele värmepumpstumlare 9 kg



## TEL 785 WP EcoSpeed&Steam




## TWR 780 WP Eco&Steam

## TCR 790 WP Eco&Steam

## TWV 780 WP Passion

|                                           |                                      |                                      |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Kapacitet: 9 kg                           | Kapacitet: 9 kg                      | Kapacitet: 9 kg                      | Kapacitet: 9 kg                      |
| Skontrumma Plus (120l)                    | Skontrumma Plus (120 l)              | Skontrumma Plus (120 l)              | Skontrumma Plus (120 l)              |
| Excellence, rak panel                     | Selection, 5° lutande panel          | ChromeEdition, lutande panel         | WhiteEdition, 5° lutning             |
| Yttre ring chrome, inre ring svart        | Yttre ring chrome, inre ring vit     | Yttre ring chrome, inre ring svart   | Yttre ring Chrome, inre ring silver  |
| Emaljerad front                           | Emaljerad front                      | Emaljerad front                      | Emaljerad front                      |
| Integrerad kondensvattenslang             | Integrerad kondensvattenslang        | Integrerad kondensvattenslang        | Integrerad kondensvattenslang        |
| Intelligent trumreversering               | Intelligent trumreversering          | Intelligent trumreversering          | Intelligent trumreversering          |
| DirectSensor vit/senare start och resttid | M-Touch display, vit                 | M-Touch display, vit                 | M-Touch display, vit                 |
| PerfectDry torksystem                     | PerfectDry torksystem                | PerfectDry torksystem                | PerfectDry torksystem                |
| Underhållsfri LED-trumbelysning           | Underhållsfri LED-trumbelysning      | Underhållsfri LED-trumbelysning      | Underhållsfri LED-trumbelysning      |
| Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>      | Doftoption FragranceDos <sup>2</sup> | Doftoption FragranceDos <sup>2</sup> | Doftoption FragranceDos <sup>2</sup> |
| AddLoad                                   | AddLoad                              | AddLoad                              | AddLoad                              |
| ProfiEco-motor                            | ProfiEco-motor                       | ProfiEco-motor                       | ProfiEco-motor                       |
| EcoSpeed                                  | EcoSpeed                             | Wash2Dry                             | Wash2Dry                             |
| Wash2Dry                                  | Wash2Dry                             | WiFiConn@ct                          | WiFiConn@ct                          |
| WiFiConn@ct                               | WiFiConn@ct                          | SteamFinish skrynkelreducering       | SteamFinish skrynkelreducering       |
| SteamFinish skrynkelreducering            | SteamFinish skrynkelreducering       |                                      |                                      |

| Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Energiklass: A+++       | Energiklass: A+++ -10%  | Energiklass: A+++ -10%  | Energiklass: A+++ -10%  |
| Ljudnivå: 64 dB(A)      | Ljudnivå: 62 dB(A)      | Ljudnivå: 62 dB(A)      | Ljudnivå: 62 dB(A)      |
| <b>23 090 kr</b>        | <b>32 190 kr</b>        | <b>32 190 kr</b>        | <b>36 990 kr</b>        |
| Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris |



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele kombinerad tvätt-och tork



## WTD 160 WCS

## WTD 163 WCS

## WTI 370 WPM PWash

## WTW 870 WPM PWash & TDos

|                                       |                                   |                                    |                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Kapacitet: 8 kg tvätt/5 kg tork       | Kapacitet: 8 kg tvätt/5 kg tork   | Kapacitet: 8 kg tvätt/5 kg tork    | Kapacitet: 9 kg tvätt/6 kg tork    |
| Skontrumma (59 l)                     | Skontrumma (59 l)                 | Skontrumma (59 l)                  | Skontrumma (64 l)                  |
| Rak panel                             | Rak panel                         | Lutande panel                      | Lutande panel                      |
| Yttre ring Grafitgrå, inre ring svart | Yttre ring vit, inre ring svart   | Yttre ring Chrome, inre ring svart | Yttre ring Chrome, inre ring svart |
| Centrifugering: 1 500 varv            | Centrifugering: 1 500 varv        | Centrifugering: 1 600 varv         | Centrifugering: 1 600 varv         |
| Emaljerad front                       | Emaljerad front                   | Emaljerad front                    | Emaljerad front                    |
| Löddersensor                          | Löddersensor                      | Löddersensor                       | Löddersensor                       |
| Resttidsvisning samt senare start     | Resttidsvisning samt senare start | Resttidsvisning samt senare start  | Resttidsvisning samt senare start  |
| DirectSensor, vit display             | DirectSensor, vit display         | ComfortSensor, vit display         | M Touch, vit display               |
| AutoClean tvättm.behållare            | AutoClean tvättm.behållare        | AutoClean tvättm.behållare         | AutoClean tvättm.behållare         |
| Mängdautomatik                        | Mängdautomatik                    | Mängdautomatik                     | Mängdautomatik                     |
| ProfiEco-motor                        | ProfiEco-motor                    | ProfiEco-motor                     | ProfiEco-motor                     |
| WiFiConn@ct                           | WiFiConn@ct                       | WiFiConn@ct                        | WiFiConn@ct                        |
| AddLoad                               | AddLoad                           | AddLoad                            | AddLoad                            |
| Ångfunktion SteamCare                 | Ångfunktion SteamCare             | Ångfunktion SteamCare              | Ångfunktion SteamCare              |
| Express Wash&Dry                      | Express Wash&Dry                  | QuickPower Wash&Dry                | QuickPower Wash&Dry                |
|                                       |                                   | PowerWash                          | PowerWash 2.0 och TwinDos          |
|                                       |                                   | Single Wash&Dry                    | Single Wash&Dry                    |
|                                       |                                   | CapDosing                          | CapDosing                          |
|                                       |                                   | Underhållsfri LED-trumbelysning    | Underhållsfri LED-trumbelysning    |
|                                       |                                   |                                    | Fläckborttagningsprogram           |

| Teknisk data              | Teknisk data              | Teknisk data              | Teknisk data              |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Energiklass: A/D          | Energiklass: A/D          | Energiklass: A/D          | Energiklass: A/D          |
| Tvätt 46/Centr 72/Tork 58 | Tvätt 46/Centr 72/Tork 58 | Tvätt 46/Centr 72/Tork 58 | Tvätt 46/Centr 72/Tork 58 |

**22 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**22 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**29 590 kr**

Rekommenderat cirkapris

**38 490 kr**

Rekommenderat cirkapris



## Miele toppmatade tvättmaskiner



# WW 610 WCS

# WS 613 WCS

# WW 650 WCS

**WW 690 WCS**

[illegible]

| Teknisk data      | Teknisk data      | Teknisk data      | Teknisk data      |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Energiklass: C    | Energiklass: C    | Energiklass: C    | Energiklass: C    |
| Tvätt 49/Centr 72 | Tvätt 49/Centr 72 | Tvätt 49/Centr 72 | Tvätt 47/Centr 71 |

**19 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**19 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**22 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**27 690 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

## Miele strykmangel

## Fashion Master



### B 990

### B 4312

### B 4847

|                                                        |  |                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Hopfällbar                                             |  | 1-2 liftsystem                         | 1-2 liftsystem                         |
| 83 cm bred stryksula                                   |  | 1,25 liter vattentank separat uttagbar | 1,25 liter vattentank separat uttagbar |
| Elektronisk varvtalsreglering                          |  | 3,5 bar tryck                          | 4 bar tryck                            |
| Litet utrymmesbehov - mindre yta än 0,2 m <sup>2</sup> |  | Patenterad stryksula                   | Patenterad stryksula                   |
| Automatisk fingerskydd                                 |  | Ett fläktläge                          | Två olika fläktlägen                   |
| Nödöppning                                             |  | Överdrag i Bomull/Polyester (Grått)    | Överdrag i Bomull (Björnbärsrött)      |
| Bekväm strykning i sittande                            |  | Automatisk avkalkning                  | Automatisk avkalkning                  |
| Högt valstryck (0,35 N/cm <sup>2</sup> )               |  | Uppblåsnings- och sugfunktion          | Uppblåsnings- och sugfunktion          |
| Textilanpassat val av temperatur                       |  | CoolOff-funktion                       | CoolOff-funktion                       |
| Enkel att flytta på fyra hjul                          |  | AutoOff-funktion                       | AutoOff-funktion                       |
| Upphångningsstång för skrynkefri avkyllning            |  | Hopfällbar                             | Hopfällbar                             |
|                                                        |  | Separat teflonsula medföljer           | Separat teflonsula medföljer           |
|                                                        |  | Display 1-rad                          | Display 1-rad                          |
|                                                        |  |                                        | Ångmunstycke/Steamer                   |
|                                                        |  |                                        | 2 effektlägen på fläkten               |

| Teknisk data |  | Teknisk data | Teknisk data |
|--------------|--|--------------|--------------|
|              |  |              |              |
|              |  |              |              |

**22 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**21 090 kr**

Rekommenderat cirkapris

**26 390 kr**

Rekommenderat cirkapris





## G 5430 SCU

## G 5640 SCU

| 45 cm bred                               | 45 cm bred                                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 80,5 - 87 cm hög                         | 80,5 - 87 cm hög                                 |
| 9 standardkuvert                         | 9 standardkuvert                                 |
| 5 diskprogram samt 3 tillval             | 8 diskprogram sam 4 tillval                      |
| Rak panel                                | Rak panel                                        |
| Besticklåda                              | 3D-MultiFlex besticklåda                         |
| Från 6 liter vatten/diskomgång           | Från 6 liter vatten/diskomgång                   |
| Display (gul) med resttid/Senare start   | 1-radig vit LCD display med resttid/Senare start |
| Comfortkorgar                            | ExtraComfortkorgar                               |
| Halv maskin                              | Halv maskin                                      |
| Proffspump med variabelt spoltryck       | Proffspump med variabelt spoltryck               |
| QuickPower Wash                          | QuickPower Wash                                  |
| Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent, | Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent,         |
| Extra torrt                              | Extra torrt                                      |
|                                          | AutoOpen-torkning                                |

| Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|
| Energiklass: F     | Energiklass: D     |
| Ljudnivå: 45 dB(A) | Ljudnivå: 44 dB(A) |

**12 090 kr**

Rekommenderat cirkapris

**Rostfri**

**13 890 kr**

Rekommenderat cirkapris


**15 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**Rostfri**

**17 290 kr**

Rekommenderat cirkapris



Comfort-FlexLine-korgar

# Miele diskmaskiner - fristående



## G 5212 SCU

## G 5222 SCU

## G 5233 SCU

## G 5217 SCU XXL

|                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 60 cm bred                                           | 60 cm bred                                           | 60 cm bred                                           | 60 cm bred                                           |
| 80,5 - 87 cm hög                                     | 80,5 - 87 cm hög                                     | 80,5 - 87 cm hög                                     | 84,5 - 91 cm hög                                     |
| 14 standardkuvert                                    | 14 standardkuvert                                    | 14 standardkuvert                                    | 14 standardkuvert                                    |
| 5 diskprogram samt 3 tillval                         | 5 diskprogram samt 3 tillval                         | 5 diskprogram samt 3 tillval                         | 5 diskprogram samt 3 tillval                         |
| Rak panel                                            | Rak panel                                            | Rak panel                                            | Rak panel                                            |
| 3D-MultiFlex besticklåda                             | 3D-MultiFlex besticklåda och bestickkorg             | 3D-MultiFlex besticklåda                             | 3D-MultiFlex besticklåda                             |
| Från 6 liter vatten/diskomgång                       | Från 6 liter vatten/diskomgång                       | Från 6 liter vatten/diskomgång                       | Från 6 liter vatten/diskomgång                       |
| Halv maskin                                          | Halv maskin                                          | Halv maskin                                          | Halv maskin                                          |
| Display (gul) med resttid/Senare start               | Display (gul) med resttid/Senare start               | Display (gul) med resttid/Senare start               | Display (gul) med resttid/Senare start               |
| Comfort-FlexLine-korgar                              | Comfort-FlexLine-korgar                              | ExtraComfort-FlexLine-korgar                         | Comfort-FlexLine-korgar                              |
| Proffspump med variabelt spoltryck                   | Proffspump med variabelt spoltryck                   | Proffspump med variabelt spoltryck                   | Proffspump med variabelt spoltryck                   |
| QuickPower Wash                                      | QuickPower Wash                                      | QuickPower Wash                                      | QuickPower Wash                                      |
| AutoOpen-torkning                                    | AutoOpen-torkning                                    | AutoOpen-torkning                                    | AutoOpen-torkning                                    |
| Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent, Extra torrt | Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent, Extra torrt | Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent, Extra torrt | Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent, Extra torrt |
|                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |
|                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |
|                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |
|                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: C     | Energiklass: C     | Energiklass: C     | Energiklass: C     |
| Ljudnivå: 43 dB(A) | Ljudnivå: 45 dB(A) | Ljudnivå: 43 dB(A) | Ljudnivå: 43 dB(A) |

**14 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**Rostfri**

**16 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**13 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**Rostfri**

**15 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**15 090 kr**

Rekommenderat cirkapris

**Rostfri**

**16 890 kr**

Rekommenderat cirkapris





**15 590 kr**

Rekommenderat cirkapris

**Rostfri**

**17 390 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele diskmaskiner - fristående



## G 7200 SCu

## G 7222 SCu

## G 7110 SCu AutoDos

## G 7202 SCu

|                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 60 cm bred                                        | 60 cm bred                                        | 60 cm bred                                        | 60 cm bred                                        |
| 80,5 - 87 cm hög                                  | 80,5 - 87 cm hög                                  | 80,5 - 87 cm hög                                  | 80,5 - 87 cm hög                                  |
| 14 standardkuvert                                 | 14 standardkuvert                                 | 14 standardkuvert                                 | 14 standardkuvert                                 |
| 8 diskprogram samt 4 tillval                      | 8 diskprogram samt 4 tillval                      | 8 diskprogram samt 4 tillval                      | 8 diskprogram samt 4 tillval                      |
| Rak panel                                         | Rak panel                                         | Rak panel                                         | Rak panel                                         |
| 3D-MultiFlex besticklåda                          | 3D-MultiFlex besticklåda och bestickkorg          | 3D-MultiFlex besticklåda                          | 3D-MultiFlex besticklåda                          |
| Från 6 liter vatten/diskomgång                    | Från 6 liter vatten/diskomgång                    | Från 6 liter vatten/diskomgång                    | Från 6 liter vatten/diskomgång                    |
| Halv maskin                                       | Halv maskin                                       | Halv maskin                                       | Halv maskin                                       |
| 1-radig vit LCD display /resttid och senare start | 1-radig vit LCD display /resttid och senare start | 1-radig vit LCD display /resttid och senare start | 1-radig vit LCD display /resttid och senare start |
| Comfort Plus - FlexLine korgar                    | Comfort - FlexLine korgar                         | Comfort Plus- FlexLine korgar                     | Comfort Plus- FlexLine-korgar                     |
| Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,         | Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,         | Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,         | Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,         |
| Extra rent, Extra torrt                           | Extra rent, Extra torrt                           | Extra rent, Extra torrt                           | Extra rent, Extra torrt                           |
| Proffspump med variabelt spoltryck                | Proffspump med variabelt spoltryck                | Proffspump med variabelt spoltryck                | Proffspump med variabelt spoltryck                |
| AutoOpen-torkning                                 | AutoOpen-torkning                                 | AutoOpen-torkning                                 | AutoOpen torkning                                 |
| QuickPower Wash                                   | QuickPower Wash                                   | QuickPower Wash                                   | QuickPower Wash                                   |
| Extra tyst program 40 dB                          | Extra tyst program 40 dB                          | Extra tyst program 40 dB                          | Extra tyst program 40 dB                          |
| ComfortClose-luckstängning                        | ComfortClose-luckstängning                        | AutoDos                                           | ComfortClose-luckstängning                        |
|                                                   |                                                   | WiFiConn@ct                                       |                                                   |
|                                                   |                                                   | Brilliant GlassCare                               |                                                   |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data    |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Energiklass: A     | Energiklass: A     | Energiklass: B     | Energiklass: A  |
| Ljudnivå: 43 dB(A) | Ljudnivå: 43 dB(A) | Ljudnivå: 43 dB(A) | Ljudnivå: 42 dB |

**16 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**Rostfri**

**18 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**16 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**Rostfri**

**18 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**17 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**Rostfri**

**18 890 kr**

Rekommenderat cirkapris





**17 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**Rostfri**

**19 290 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele diskmaskiner - fristående



## G 7113 SCu AutoDos

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| 60 cm bred                                        |
| 80,5 - 87 cm hög                                  |
| 14 standardkuvert                                 |
| 8 diskprogram samt 4 tillval                      |
| Rak panel                                         |
| 3D-MultiFlex besticklåda                          |
| Från 6 liter vatten/diskomgång                    |
| Halv maskin                                       |
| 1-radig vit LCD display /resttid och senare start |
| Comfort Plus- FlexLine korgar                     |
| Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,         |
| Extra rent, Extra torrt                           |
| Proffspump med variabelt spoltryck                |
| AutoOpen-torkning                                 |
| QuickPower Wash                                   |
| Extra tyst program 40 dB                          |
| AutoDos                                           |
| WiFiConn@ct                                       |
| Brilliant GlassCare                               |

## G 7118 SCu XXL AutoDos

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| 60 cm bred                                        |
| 84,5 - 91 cm hög                                  |
| 14 standardkuvert                                 |
| 8 diskprogram samt 4 tillval                      |
| Rak panel                                         |
| 3D-MultiFlex besticklåda                          |
| Från 6 liter vatten/diskomgång                    |
| Halv maskin                                       |
| 1-radig vit LCD display /resttid och senare start |
| Comfort Plus- FlexLine korgar                     |
| Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,         |
| Extra rent, Extra torrt                           |
| Proffspump med variabelt spoltryck                |
| AutoOpen torkning                                 |
| QuickPower Wash                                   |
| Extra tyst program 40 dB                          |
| AutoDos                                           |
| WiFiConn@ct                                       |
| Brilliant GlassCare                               |

## G 7410 SCu AutoDos

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| 60 cm bred                                        |
| 80,5 - 87 cm hög                                  |
| 14 standardkuvert                                 |
| 10 diskprogram samt 5 tillval                     |
| Rak panel                                         |
| 3D-MultiFlex besticklåda                          |
| Från 6 liter vatten/diskomgång                    |
| Halv maskin                                       |
| 1-radig vit TFT display /resttid och senare start |
| ExtraComfort - FlexLine-korgar                    |
| Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,         |
| AutoDos, Extra rent, Extra torrt                  |
| Proffspump med variabelt spoltryck                |
| AutoOpen torkning                                 |
| QuickPower Wash                                   |
| Extra tyst program 40 dB                          |
| AutoDos                                           |
| WiFiConn@ct                                       |
| ComfortClose-luckstängning                        |

## G 7412 SCu AutoDos

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| 60 cm bred                                        |
| 80,5 - 87 cm hög                                  |
| 14 standardkuvert                                 |
| 10 diskprogram samt 5 tillval                     |
| Rak panel                                         |
| 3D-MultiFlex besticklåda                          |
| Från 6 liter vatten/diskomgång                    |
| Halv maskin                                       |
| 1-radig vit TFT display /resttid och senare start |
| ExtraComfort - FlexLine-korgar                    |
| Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,         |
| Extra rent, Extra torrt                           |
| Proffspump med variabelt spoltryck                |
| AutoOpen torkning                                 |
| QuickPower Wash                                   |
| Extra tyst program 38 dB                          |
| AutoDos                                           |
| WiFiConn@ct                                       |
| ComfortClose-luckstängning                        |

| Teknisk data       |
|--------------------|
| Energiklass: B     |
| Ljudnivå: 42 dB(A) |

| Teknisk data    |
|-----------------|
| Energiklass B   |
| Ljudnivå: 42 dB |

| Teknisk data    |
|-----------------|
| Energiklass A   |
| Ljudnivå: 42 dB |

| Teknisk data    |
|-----------------|
| Energiklass A   |
| Ljudnivå: 41 dB |

**17 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**Rostfri**

**19 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**18 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**Rostfri**

**20 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**19 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**Rostfri**

**21 790 kr**

Rekommenderat cirkapris





**20 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**Rostfri**

**22 590 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele diskmaskiner - halvintegrerade



## G 7415 SCu XXL AutoDos

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| 60 cm bred                                        |
| 84,5 - 91 cm hög                                  |
| 14 standardkuvert                                 |
| 10 diskprogram samt 5 tillval                     |
| Rak panel                                         |
| 3D-MultiFlex besticklåda                          |
| Från 6 liter vatten/diskomgång                    |
| Halv maskin                                       |
| 1-radig vit TFT display /resttid och senare start |
| ExtraComfort - FlexLine-korgar                    |
| Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,         |
| AutoDos, Extra rent, Extra torrt                  |
| Proffspump med variabelt spoltryck                |
| AutoOpen torkning                                 |
| QuickPower Wash                                   |
| AutoDos                                           |
| Extra tyst program 40 dB                          |
| ComfortClose-luckstängning                        |
| WiFiConn@ct                                       |

### Teknisk data

|                 |
|-----------------|
| Energiklass A   |
| Ljudnivå: 42 dB |

**20 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**Rostfri**

**22 690 kr**

Rekommenderat cirkapris



**Nyhet!**

## G 5000 i

|                                         |
|-----------------------------------------|
| 60 cm bred, 80,5 - 87 cm hög            |
| 13 standardkuvert                       |
| 5 st diskprogram samt 3 tillval         |
| Bestickkorg                             |
| Från 6 liter vatten/diskomgång          |
| Halv maskin                             |
| Display (gul) med resttid/Senare start  |
| Comfort-FlexLine-korgar                 |
| Proffspump med variabelt spoltryck      |
| QuickPower Wash                         |
| Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent |
| Extra torrt                             |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |

### Teknisk data

|                    |
|--------------------|
| Energiklass: E     |
| Ljudnivå: 45 dB(A) |

**11 890 kr**

Rekommenderat cirkapris



## Miele halvintegrerade diskmaskiner

## Miele helintegrerade diskmaskiner, 45 cm



### G 7200 Sci

### G 7410 Sci AutoDos

### G 5481 SCVi

### G 5690 SCVi

| 60 cm bred                                        | 60 cm bred                                        | 45 cm bred                              | 45 cm bred                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 80,5-87 cm hög                                    | 80,5-87 cm hög                                    | 80,5 - 87 cm hög                        | 80,5-87 cm hög                                   |
| 14 standardkuvert                                 | 14 standardkuvert                                 | 9 standardkuvert                        | 9 standardkuvert                                 |
| 8 diskprogram samt 4 tillval                      | 10 diskprogram samt 5 tillval                     | 5 diskprogram samt 3 tillval            | 8 diskprogram samt 4 tillval                     |
| 3D-MultiFlex besticklåda                          | 3D-MultiFlex besticklåda                          | Besticklåda                             | 3D-MultiFlex besticklåda                         |
| Från 6 liter vatten/diskomgång                    | Från 6 liter vatten/diskomgång                    | Från 6 liter vatten/diskomgång          | Från 6 liter vatten/diskomgång                   |
| Halv maskin                                       | Halv maskin                                       | Halv maskin                             | Halv maskin                                      |
| 1-radig vit LCD display /resttid och senare start | 1-radig vit TFT display /resttid och senare start | Display (gul) med resttid/Senare start  | 1-radig vit LCD-display/resttid och senare start |
| Comfort Plus - FlexLine-korgar                    | ExtraComfort - FlexLine-korgar                    | Comfortkorgar                           | ExtraComfortkorgar                               |
| Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,         | Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,         | QuickPower Wash                         | QuickPower Wash                                  |
| Extra rent, Extra torrt                           | Extra rent, Extra torrt                           | Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent | Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent          |
| Proffspump med variabelt spoltryck                | Proffspump med variabelt spoltryck                | Extra torrt                             | Extra torrt                                      |
| AutoOpen torkning                                 | AutoOpen torkning                                 |                                         | AutoOpen-torkning                                |
| QuickPower Wash                                   | QuickPower Wash                                   |                                         |                                                  |
| Extra tyst program 40 dB                          | Extra tyst program 40 dB                          |                                         |                                                  |
| ComfortClose-luckstängning                        | ComfortClose-luckstängning                        |                                         |                                                  |
|                                                   | WiFiConn@ct                                       |                                         |                                                  |
|                                                   | AutoDos                                           |                                         |                                                  |

| Teknisk data    | Teknisk data    | Teknisk data       | Teknisk data       |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass A   | Energiklass B   | Energiklass: F     | Energiklass: D     |
| Ljudnivå: 43 dB | Ljudnivå: 42 dB | Ljudnivå: 45 dB(A) | Ljudnivå: 44 dB(A) |

**20 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**21 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**15 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**19 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**Rostfri**

**22 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele helintegrerade diskmaskiner



**Nyhet!**

**G 5050 Vi**



**Nyhet!**

**G 5050 SCVi**



**Nyhet!**

**G 5072 SCVi**



**Nyhet!**

**G 5073 SCVi**

|                                         |                                         |                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 60 cm bred, 80,5 - 87 cm hög            | 60 cm bred, 80,5 - 87 cm hög            | 60 cm bred, 80,5 - 87 cm hög            | 60 cm bred, 80,5 - 87 cm hög            |
| 13 standardkuvert                       | 14 standardkuvert                       | 14 standardkuvert                       | 14 standardkuvert                       |
| 5 diskprogram samt 3 tillval            | 5 diskprogram samt 3 tillval            | 5 diskprogram samt 3 tillval            | 5 diskprogram samt 3 tillval            |
| Bestickkorg                             | Besticklåda                             | Besticklåda och bestickkorg             | Besticklåda                             |
| Från 6 liter vatten/diskomgång          | Från 6 liter vatten/diskomgång          | Från 6 liter vatten/diskomgång          | Från 6 liter vatten/diskomgång          |
| Halv maskin                             | Halv maskin                             | Halv maskin                             | Halv maskin                             |
| Display (gul) med resttid/Senare start  | Display (gul) med resttid/Senare stat   | Display (gul) med resttid/Senare start  | Display (gul) med resttid/Senare start  |
| Comfort-FlexLine-korgar                 | Comfort-FlexLine-korgar                 | QuickPower Wash                         | QuickPower Wash                         |
| QuickPower Wash                         | QuickPower Wash                         | Comfort-FlexLine-korgar                 | ExtraComfort-FlexLine-korgar            |
| Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent | Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent | Proffspump med variabelt spoltryck      | Proffspump med variabelt spoltryck      |
| Extra torrt                             | Extra torrt                             | Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent | Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent |
|                                         |                                         | Extra torrt                             | Extra torrt                             |
|                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: E     | Energiklass: E     | Energiklass: E     | Energiklass: E     |
| Ljudnivå: 45 dB(A) | Ljudnivå: 45 dB(A) | Ljudnivå: 45 dB(A) | Ljudnivå: 45 dB(A) |

**13 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 590 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 890 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele helintegrerade diskmaskiner



**Nyhet!**



**Nyhet!**



## G 5055 SCVi XXL G 5078 SCVi XXL G 5272 SCVi

|                                         |                                         |                                          |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 60 cm bred, 84,5 - 91 cm hög            | 60 cm bred, 84,5 - 91 cm hög            | 60 cm bred, 80,5-87 cm hög               |  |
| 14 standardkuvert                       | 14 standardkuvert                       | 14 standardkuvert                        |  |
| 5 diskprogram samt 3 tillval            | 5 diskprogram samt 3 tillval            | 5 diskprogram samt 3 tillval             |  |
| Besticklåda                             | Besticklåda                             | Display (gul) med resttid/Senare start   |  |
| Från 6 liter vatten/diskomgång          | Från 6 liter vatten/diskomgång          | 3D-MultiFlex besticklåda och bestickkorg |  |
| Halv maskin                             | Halv maskin                             | Halv maskin                              |  |
| Display (gul) med resttid/Senare start  | Display (gul) med resttid/Senare start  | Från 6 liter vatten/diskomgång           |  |
| QuickPower Wash                         | QuickPower Wash                         | Comfort-FlexLine-korgar                  |  |
| Comfort-FlexLine-korgar                 | ExtraComfort-FlexLine-korgar            | Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent, |  |
| Proffspump med variabelt spoltryck      | Proffspump med variabelt spoltryck      | Extra torrt                              |  |
| Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent | Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent | AutoOpen-torkning                        |  |
| Extra torrt                             | Extra torrt                             | Proffspump med variabelt spoltryck       |  |
|                                         |                                         | QuickPower Wash                          |  |
|                                         |                                         |                                          |  |
|                                         |                                         |                                          |  |
|                                         |                                         |                                          |  |
|                                         |                                         |                                          |  |
|                                         |                                         |                                          |  |

| Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            |  |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Energiklass: E          | Energiklass: E          | Energiklass: C          |  |
| Ljudnivå: 45 dB(A)      | Ljudnivå: 45 dB(A)      | Ljudnivå: 45 dB(A)      |  |
| <b>15 190 kr</b>        | <b>15 690 kr</b>        | <b>17 690 kr</b>        |  |
| Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris |  |



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele helintegrerade diskmaskiner



## G 7250 SCVi





## G 7272 SCVi

## G 7160 SCVi AutoDos

## G 7252 SCVi

|                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 60 cm bred, 80,5-87 cm hög                       | 60 cm bred, 80,5-87 cm hög                       | 60 cm bred, 80,5-87 cm hög                       | 60 cm bred, 80,5-87 cm hög                       |
| 14 standardkuvert                                | 14 standardkuvert                                | 14 standardkuvert                                | 14 standardkuvert                                |
| 8 diskprogram samt 4 tillval                     | 8 diskprogram samt 4 tillval                     | 8 diskprogram samt 4 tillval                     | 8 diskprogram samt 4 tillval                     |
| 1-radig vit LCD display/resttid och senare start | 1-radig vit LCD display/resttid och senare start | 3D-MultiFlex besticklåda                         | 3D-MultiFlex besticklåda                         |
| 3D-MultiFlex besticklåda                         | 3D-MultiFlex besticklåda och bestickkorg         | 1-radig vit LCD display/resttid och senare start | 1-radig vit LCD display/resttid och senare start |
| Halv maskin                                      | Halv maskin                                      | Halv maskin                                      | Halv maskin                                      |
| Från 6 liter vatten/diskomgång                   | Från 6 liter vatten/diskomgång                   | Från 6 liter vatten/diskomgång                   | Från 6 liter vatten/diskomgång                   |
| Comfort Plus - FlexLine korgar                   | Comfort - FlexLine korgar                        | Comfort Plus - FlexLine korgar                   | Comfort Plus- FlexLine-korgar                    |
| Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,        | Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,        | Tillvalsfunktioner: Express, AutoDos,            | Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,        |
| Extra rent, Extra torrt                          | Extra rent, Extra torrt                          | Extra rent, Extra torrt                          | Extra rent, Extra torrt                          |
| AutoOpen-torkning                                | AutoOpen-torkning                                | AutoOpen-torkning                                | AutoOpen-torkning                                |
| Proffspump med variabelt spoltryck               | Proffspump med variabelt spoltryck               | Proffspump med variabelt spoltryck               | Proffspump med variabelt spoltryck               |
| QuickPower Wash                                  | QuickPower Wash                                  | QuickPower Wash                                  | QuickPower Wash                                  |
| Extra tyst program 40 dB                         | Extra tyst program 40 dB                         | Extra tyst program 40 dB                         | Extra tyst program 40 dB                         |
| ComfortClose-luckstängning                       | ComfortClose-luckstängning                       | ComfortClose-luckstängning                       | ComfortClose-luckstängning                       |
|                                                  |                                                  | AutoDos                                          |                                                  |
|                                                  |                                                  | WiFiConn@ct                                      |                                                  |

| Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Energiklass: A          | Energiklass: A          | Energiklass B           | Energiklass: A          |
| Ljudnivå: 43 dB(A)      | Ljudnivå: 43 dB(A)      | Ljudnivå: 43 dB(A)      | Ljudnivå: 42 dB(A)      |
| <b>21 390 kr</b>        | <b>21 390 kr</b>        | <b>21 490 kr</b>        | <b>21 890 kr</b>        |
| Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris |



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele helintegrerade diskmaskiner



## G 7255 SCVi XXL




## G 7277 SCVi XXL

## G 7163 SCVi AutoDos

## G 7165 SCVi XXL AutoDos

|                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 60 cm bred, 84,5-91 cm hög                       | 60 cm bred, 84,5-91 cm hög                       | 60 cm bred, 80,5-87 cm hög                       | 60 cm bred, 84,5-91 cm hög                       |
| 14 standardkuvert                                | 14 standardkuvert                                | 14 standardkuvert                                | 14 standardkuvert                                |
| 8 diskprogram samt 4 tillval                     | 8 diskprogram samt 4 tillval                     | 8 diskprogram samt 4 tillval                     | 8 diskprogram samt 4 tillval                     |
| 1-radig vit LCD display/resttid och senare start | 1-radig vit LCD display/resttid och senare start | 3D-MultiFlex besticklåda                         | 3D-MultiFlex besticklåda                         |
| 3D-MultiFlex besticklåda                         | 3D-MultiFlex besticklåda och bestickkorg         | 1-radig vit LCD display/resttid och senare start | 1-radig vit LCD display/resttid och senare start |
| Halv maskin                                      | Halv maskin                                      | Halv maskin                                      | Halv maskin                                      |
| Från 6 liter vatten/diskomgång                   | Från 6 liter vatten/diskomgång                   | Från 6 liter vatten/diskomgång                   | Från 6 liter vatten/diskomgång                   |
| Comfort Plus - FlexLine korgar                   | ExtraComfort - FlexLine korgar                   | Comfort Plus - FlexLine korgar                   | Comfort Plus - FlexLine korgar                   |
| Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,        | Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,        | Tillvalsfunktioner: Express, AutoDos,            | Tillvalsfunktioner: Express, AutoDos,            |
| Extra rent, Extra torrt                          | Extra rent, Extra torrt                          | Extra rent, Extra torrt                          | Extra rent, Extra torrt                          |
| AutoOpen-torkning                                | AutoOpen-torkning                                | AutoOpen-torkning                                | AutoOpen-torkning                                |
| Proffspump med variabelt spoltryck               | Proffspump med variabelt spoltryck               | Proffspump med variabelt spoltryck               | Proffspump med variabelt spoltryck               |
| QuickPower Wash                                  | QuickPower Wash                                  | QuickPower Wash                                  | QuickPower Wash                                  |
| Extra tyst program 40 dB                         | Extra tyst program 40 dB                         | Extra tyst program 40 dB                         | Extra tyst program 40 dB                         |
| ComfortClose-luckstängning                       | ComfortClose-luckstängning                       | ComfortClose-luckstängning                       | ComfortClose-luckstängning                       |
|                                                  |                                                  | AutoDos                                          | AutoDos                                          |
|                                                  |                                                  | WiFi conn@ct                                     | WiFiConn@ct                                      |

| Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Energiklass: A          | Energiklass: A          | Energiklass B           | Energiklass B           |
| Ljudnivå: 43 dB(A)      | Ljudnivå: 43 dB(A)      | Ljudnivå: 42 dB(A)      | Ljudnivå: 43 dB(A)      |
| <b>22 190 kr</b>        | <b>22 190 kr</b>        | <b>22 190 kr</b>        | <b>22 290 kr</b>        |
| Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris |



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele helintegrerade diskmaskiner



**Nyhet!**

## G 7274 SCVi

## G 7168 SCVi XXL AutoDos

## G 7280 SCVi FrontFit

## G 7279 SCVi XXL

|                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 60 cm bred, 80,5-87 cm hög                       | 60 cm bred, 84,5-91 cm hög                       | 60 cm bred, 80,5-87 cm hög                       | 60 cm bred, 84,5-91 cm hög                       |
| 14 standardkuvert                                | 14 standardkuvert                                | 14 standardkuvert                                | 14 standardkuvert                                |
| 8 diskprogram samt 4 tillval                     | 8 diskprogram samt 4 tillval                     | 8 diskprogram samt 4 tillval                     | 8 diskprogram samt 4 tillval                     |
| 3D-MultiFlex besticklåda                         | 3D-MultiFlex besticklåda                         | 3D-MultiFlex besticklåda                         | 3D-MultiFlex besticklåda                         |
| 1-radig vit LCD display/resttid och senare start | 1-radig vit LCD display/resttid och senare start | 1-radig vit LCD display/resttid och senare start | 1-radig vit LCD display/resttid och senare start |
| Halv maskin                                      | Halv maskin                                      | Halv maskin                                      | Halv maskin                                      |
| Från 6 liter vatten/diskomgång                   | Från 6 liter vatten/diskomgång                   | Från 6 liter vatten/diskomgång                   | Från 6 liter vatten/diskomgång                   |
| MaxiComfort - FlexLine korgar                    | Comfort Plus - FlexLine korgar                   | Comfort Plus- FlexLine korgar                    | MaxiComfort - FlexLine korgar                    |
| Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,        | Tillvalsfunktioner: Express, AutoDos,            | Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,        | Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,        |
| Extra rent, Extra torrt                          | Extra rent, Extra torrt                          | Extra rent, Extra torrt                          | Extra rent, Extra torrt                          |
| AutoOpen-torkning                                | AutoOpen-torkning                                | AutoOpen-torkning                                | AutoOpen-torkning                                |
| Proffspump med variabelt spoltryck               | Proffspump med variabelt spoltryck               | Proffspump med variabelt spoltryck               | Proffspump med variabelt spoltryck               |
| QuickPower Wash                                  | QuickPower Wash                                  | QuickPower Wash                                  | QuickPower Wash                                  |
| Extra tyst program 40 dB                         | Extra tyst program 40 dB                         | Extra tyst program 40 dB                         | Extra tyst program 40 dB                         |
| ComfortClose-luckstängning                       | ComfortClose-luckstängning                       | ComfortClose-luckstängning                       | ComfortClose-luckstängning                       |
|                                                  | AutoDos                                          |                                                  |                                                  |
|                                                  | WiFiConn@ct                                      |                                                  |                                                  |

| Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Energiklass: A          | Energiklass B           | Energiklass: A          | Energiklass: A          |
| Ljudnivå: 42 dB(A)      | Ljudnivå: 42 dB(A)      | Ljudnivå: 43 dB(A)      | Ljudnivå: 42 dB(A)      |
| <b>22 390 kr</b>        | <b>22 990 kr</b>        | <b>22 990 kr</b>        | <b>23 390 kr</b>        |
| Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris |

# Miele helintegrerade diskmaskiner



**Nyhet!**

## G 7285 SCVi FrontFit

## G 7460 SCVi AutoDos

## G 7462 SCVi AutoDos

## G 7465 SCVi XXL AutoDos

|                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 60 cm bred, 84,5-91 cm hög                       | 60 cm bred, 80,5-87 cm hög                       | 60 cm bred, 80,5-87 cm hög                       | 60 cm bred, 84,5-91 cm hög                       |
| 14 standardkuvert                                | 14 standardkuvert                                | 14 standardkuvert                                | 14 standardkuvert                                |
| 8 diskprogram samt 4 tillval                     | 10 diskprogram samt 5 tillval                    | 10 diskprogram samt 5 tillval                    | 10 diskprogram samt 5 tillval                    |
| 3D-MultiFlex besticklåda                         | 3D-MultiFlex besticklåda                         | 3D-MultiFlex besticklåda                         | 3D-MultiFlex besticklåda                         |
| 1-radig vit LCD display/resttid och senare start | 1-radig vit TFT display/resttid och senare start | 1-radig vit TFT display/resttid och senare start | 1-radig vit TFT display/resttid och senare start |
| Halv maskin                                      | Halv maskin                                      | Halv maskin                                      | Halv maskin                                      |
| Från 6 liter vatten/diskomgång                   | Från 6 liter vatten/diskomgång                   | Från 6 liter vatten/diskomgång                   | Från 6 liter vatten/diskomgång                   |
| Comfort Plus- FlexLine korgar                    | ExtraComfort- FlexLine korgar                    | ExtraComfort- FlexLine korgar                    | ExtraComfort- FlexLine korgar                    |
| Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,        | Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,        | Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,        | Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,        |
| Extra rent, Extra torrt                          | AutoDos, Extra rent, Extra torrt                 | AutoDos, Extra rent, Extra torrt                 | AutoDos, Extra rent, Extra torrt                 |
| AutoOpen-torkning                                | AutoOpen-torkning                                | AutoOpen-torkning                                | AutoOpen-torkning                                |
| Proffspump med variabelt spoltryck               | Proffspump med variabelt spoltryck               | Proffspump med variabelt spoltryck               | Proffspump med variabelt spoltryck               |
| QuickPower Wash                                  | QuickPower Wash                                  | QuickPower Wash                                  | QuickPower Wash                                  |
| Extra tyst program 40 dB                         | Extra tyst program 40 dB                         | Extra tyst program 38 dB                         | Extra tyst program 40 dB                         |
| ComfortClose-luckstängning                       | ComfortClose-luckstängning                       | ComfortClose-luckstängning                       | ComfortClose-luckstängning                       |
|                                                  | AutoDos                                          | AutoDos                                          | AutoDos                                          |
|                                                  | WiFiConn@ct                                      | WiFiConn@ct                                      | WiFiConn@ct                                      |
|                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A     | Energiklass: A     | Energiklass: A     | Energiklass: A     |
| Ljudnivå: 43 dB(A) | Ljudnivå: 42 dB(A) | Ljudnivå: 41 dB(A) | Ljudnivå: 42 dB(A) |

**23 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**24 390 kr**


Rekommenderat cirkapris

**25 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**25 390 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele helintegrerade diskmaskiner



## G 7474 SCVi AutoDos

## G 7479 SCVi XXL AutoDos

## G 7660 SCVi AutoDos

## G 7665 SCVi XXL AutoDos

|                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 60 cm bred, 80,5-87 cm hög                       | 60 cm bred, 84,5-91 cm hög                       | 60 cm bred, 80,5-87 cm hög                       | 60 cm bred, 84,5-91 cm hög                       |
| 14 standardkuvert                                | 14 standardkuvert                                | 14 standardkuvert                                | 14 standardkuvert                                |
| 10 diskprogram samt 5 tillval                    | 10 diskprogram samt 5 tillval                    | 13 diskprogram samt 5 tillval                    | 13 diskprogram samt 5 tillval                    |
| 3D-MultiFlex besticklåda                         | 3D-MultiFlex besticklåda                         | 3D-MultiFlex besticklåda                         | 3D-MultiFlex besticklåda                         |
| 1-radig vit TFT display/resttid och senare start | 1-radig vit TFT display/resttid och senare start | 1-radig vit TFT display/resttid och senare start | 1-radig vit TFT display/resttid och senare start |
| Halv maskin                                      | Halv maskin                                      | Halv maskin                                      | Halv maskin                                      |
| Från 6 liter vatten/diskomgång                   | Från 6 liter vatten/diskomgång                   | Från 6 liter vatten/diskomgång                   | Från 6 liter vatten/diskomgång                   |
| MaxiComfort- FlexLine korgar                     | MaxiComfort- FlexLine korgar                     | MaxiComfort- FlexLine korgar                     | MaxiComfort- FlexLine korgar                     |
| Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,        | Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,        | Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,        | Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,        |
| AutoDos, Extra rent, Extra torrt                 | AutoDos, Extra rent, Extra torrt                 | AutoDos, Extra rent, Extra torrt                 | AutoDos, Extra rent, Extra torrt                 |
| AutoOpen-torkning                                | AutoOpen-torkning                                | AutoOpen-torkning                                | AutoOpen-torkning                                |
| Proffspump med variabelt spoltryck               | Proffspump med variabelt spoltryck               | Proffspump med variabelt spoltryck               | Proffspump med variabelt spoltryck               |
| QuickPower Wash                                  | QuickPower Wash                                  | QuickPower Wash                                  | QuickPower Wash                                  |
| Extra tyst program 38 dB                         | Extra tyst program 38 dB                         | Extra tyst program 38 dB                         | Extra tyst program 38 dB                         |
| ComfortClose-luckstängning                       | ComfortClose-luckstängning                       | ComfortClose-luckstängning                       | ComfortClose-luckstängning                       |
| AutoDos                                          | AutoDos                                          | AutoDos                                          | AutoDos                                          |
| WiFiConn@ct                                      | WiFiConn@ct                                      | WiFiConn@ct                                      | WiFiConn@ct                                      |
|                                                  |                                                  | BrilliantLight                                   | BrilliantLight                                   |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A     | Energiklass: A     | Energiklass: A     | Energiklass: A     |
| Ljudnivå: 41 dB(A) | Ljudnivå: 41 dB(A) | Ljudnivå: 41 dB(A) | Ljudnivå: 41 dB(A) |

**25 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**26 590 kr**



Rekommenderat cirkapris

**29 590 kr**

Rekommenderat cirkapris

**30 490 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele helintegrerade diskmaskiner



**Nyhet!**

**Nyhet!**

## G 7690 SCVi Auto Dos, K20

## G 7695 SCVi XXL Auto Dos, K20

## G 7683 SCVi Frontfit, K20

## G 7688 SCVi XXL Frontfit, K20

|                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 60 cm bred, 80,5-87 cm hög                       | 60 cm bred, 84,5-91 cm hög                       | 60 cm bred, 80,5-87 cm hög                       | 60 cm bred, 84,5-91 cm hög                       |
| 14 standardkuvert                                | 14 standardkuvert                                | 14 standardkuvert                                | 14 standardkuvert                                |
| 13 diskprogram samt 5 tillval                    | 13 diskprogram samt 5 tillval                    | 13 diskprogram samt 5 tillval                    | 13 diskprogram samt 5 tillval                    |
| 3D-MultiFlex besticklåda                         | 3D-MultiFlex besticklåda                         | 3D-MultiFlex besticklåda                         | 3D-MultiFlex besticklåda                         |
| 1-radig vit TFT display/resttid och senare start | 1-radig vit TFT display/resttid och senare start | 1-radig vit TFT display/resttid och senare start | 1-radig vit TFT display/resttid och senare start |
| Halv maskin                                      | Halv maskin                                      | Halv maskin                                      | Halv maskin                                      |
| Från 6 liter vatten/diskomgång                   | Från 6 liter vatten/diskomgång                   | Från 6 liter vatten/diskomgång                   | Från 6 liter vatten/diskomgång                   |
| MaxiComfort- FlexLine korgar                     | MaxiComfort- FlexLine korgar                     | MaxiComfort- FlexLine korgar                     | MaxiComfort- FlexLine korgar                     |
| Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,        | Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,        | Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,        | Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,        |
| AutoDos, Extra rent, Extra torrt                 | AutoDos, Extra rent, Extra torrt                 | AutoDos, Extra rent, Extra torrt                 | AutoDos, Extra rent, Extra torrt                 |
| AutoOpen-torkning                                | AutoOpen-torkning                                | AutoOpen-torkning                                | AutoOpen-torkning                                |
| Proffspump med variabelt spoltryck               | Proffspump med variabelt spoltryck               | Proffspump med variabelt spoltryck               | Proffspump med variabelt spoltryck               |
| QuickPower Wash                                  | QuickPower Wash                                  | QuickPower Wash                                  | QuickPower Wash                                  |
| Extra tyst program 38 dB                         | Extra tyst program 38 dB                         | Extra tyst program 38 dB                         | Extra tyst program 38 dB                         |
| ComfortClose-luckstängning                       | ComfortClose-luckstängning                       | ComfortClose luckstängning                       | ComfortClose luckstängning                       |
| AutoDos                                          | AutoDos                                          | AutoDos                                          | AutoDos                                          |
| WiFiConn@ct                                      | WiFiConn@ct                                      | WiFiConn@ct                                      | WiFiConn@ct                                      |
| BrilliantLight                                   | BrilliantLight                                   | BrilliantLight                                   | BrilliantLight                                   |
| Knock2Open                                       | Knock2Open                                       | Knock2Open                                       | Knock2Open                                       |
| <b>Teknisk data</b>                              | <b>Teknisk data</b>                              | <b>Teknisk data</b>                              | <b>Teknisk data</b>                              |
| Energiklass: A                                   | Energiklass: A                                   | Energiklass: A                                   | Energiklass: A                                   |
| Ljudnivå: 41 dB(A)                               | Ljudnivå: 41 dB(A)                               | Ljudnivå: 41 dB(A)                               | Ljudnivå: 41 dB(A)                               |

**32 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**33 590 kr**





Rekommenderat cirkapris

**35 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**36 290 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



## G 7975 SCVi XXL Auto Dos, K20

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 60 cm bred, 84,5-91 cm hög                                                |
| 14 standardkuvert                                                         |
| 13 diskprogram samt 5 tillval                                             |
| 3D-MultiFlex besticklåda                                                  |
| M Touch display                                                           |
| Halv maskin                                                               |
| Från 6 liter vatten/diskomgång                                            |
| MaxiComfort- FlexLine korgar                                              |
| Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone, AutoDos, Extra rent, Extra torr |
| AutoOpen-torkning                                                         |
| Proffspump med variabelt spoltryck                                        |
| QuickPower Wash                                                           |
| Extra tyst program 38 dB                                                  |
| ComfortClose-AutoClose luckstängning                                      |
| AutoDos                                                                   |
| WiFiConn@ct                                                               |
| BrilliantLight                                                            |
| Knock2Open                                                                |

### Teknisk data

|                    |
|--------------------|
| Energiklass: A     |
| Ljudnivå: 41 dB(A) |

**42 390 kr**

Rekommenderat cirkapris



Knock2open



Frontfit



## PFD 104 SCVi XXL

|                                    |
|------------------------------------|
| 60 cm bred, 84,5-91 cm hög         |
| 1-rads klartextdisplay             |
| 8 diskprogram                      |
| 14 standardkuvert                  |
| 3D-MultiFlex-besticklåda           |
| SensorDry-fläkt-torkning           |
| MaxiComfort-korgar                 |
| Resttid & Senare start             |
| AutoSensor                         |
| Från 14,5 liter vatten/diskomgång  |
| Proffspump med variabelt spoltryck |
| AutoOpen/AutoClose                 |
| FlexCare glashållare               |
| Kortprogram: 17 min                |
| BrilliantLight                     |
| Extra torkning                     |
| Inställbara displayspråk           |
| Knock2open                         |
| Elanslutning: 3 N-400V             |

### Teknisk data


|                    |
|--------------------|
| Energiklass: E     |
| Ljudnivå: 45 dB(A) |

**47 393 kr**

Rekommenderat cirkapris



Knock2open



# Miele kylskåp - fristående



  **Nyhet!**

## KS 4383 ED ws KS 4383 ED el



  **Nyhet!**

## KS 4783 ED ws KS 4783 ED edt/cs



 **Nyhet!**

## KS 4885 DD edt/cs

|                             |                             |                              |  |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| 185 cm hög                  | 185 cm hög                  | 185 cm hög                   |  |
| Vit/Stainless Steel effect  | Vit/Rostfri/CleanSteel      | Rostfri/CleanSteel           |  |
| Högerhängd (Omhängningsbar) | Högerhängd (Omhängningsbar) | Högerhängd (Omhängningsbar)  |  |
| EasyHandle                  | EasyOpen Lever handle       | EasyOpen Lever handle        |  |
| Volym: 399 liter            | Volym: 399 liter            | Volym: 387 liter             |  |
| LED-belysning               | LED-belysning               | FlexiLight 2.0               |  |
| 7 glashyllor                | 6 glashyllor                | 5 glashyllor varav 3 belysta |  |
| 2 grönsakslådor             | 2 grönsakslådor             | 3 grönsakslådor              |  |
| DynaCool fläktkylning       | DynaCool fläktkylning       | DynaCool fläktkylning        |  |
| SensorTouch Control         | SensorTouch Control         | FreshTouch Control           |  |
| Snabbkylningsfunktion       | Snabbkylningsfunktion       | Snabbkylningsfunktion        |  |
| DailyFresh                  | SoftClose                   | SoftClose                    |  |
|                             | Flaskhylla                  | Flaskhylla                   |  |
|                             | DailyFresh                  | PerfectFresh Pro             |  |
|                             | WiFiConn@ct                 | WiFiConn@ct                  |  |
|                             | FlexiBoard                  | FlexiBoard                   |  |
|                             |                             | Dry back wall - CleanSteel   |  |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |  |
|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Energiklass: E     | Energiklass: E     | Energiklass: D     |  |
| Ljudnivå: 38 dB(A) | Ljudnivå: 36 dB(A) | Ljudnivå: 35 dB(A) |  |

**13 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

Stainless Steel effect

**14 590 kr**

Rekommenderat cirkapris

**15 290 kr**

Rekommenderat cirkapris


CleanSteel

**16 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**24 090 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele frysskåp - fristående



  **Nyhet!**

**FNS 4382 E ws**  
**FNS 4382 E el**



  **Nyhet!**

**FNS 4782 E ws**  
**FNS 4782 E edt/cs**



 **Nyhet!**

**FNS 4882 D edt/cs**

|                               |                               |                                |  |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| 185 cm hög                    | 185 cm hög                    | 185 cm hög                     |  |
| Vit/Stainless Steel effect    | Vit/Rostfri/CleanSteel        | Rostfri/CleanSteel             |  |
| Vänsterhängd (Omhängningsbar) | Vänsterhängd (Omhängningsbar) | Vänsterhängd (Omhängningsbar)  |  |
| EasyHandle                    | EasyOpen Lever handle         | EasyOpen Lever handle          |  |
| Volym: 278 liter              | Volym: 278 liter              | Volym: 278 liter               |  |
| 7 fryslådor                   | 7 fryslådor                   | 7 fryslådor varav 1 är XXL-Box |  |
| NoFrost                       | NoFrost                       | NoFrost                        |  |
| SensorTouch Control           | SensorTouch Control           | FreshTouch Control             |  |
| Snabbfrysningssfunktion       | Snabbfrysningssfunktion       | Snabbfrysningssfunktion        |  |
|                               | SoftClose                     | SoftClose                      |  |
|                               | WiFiConn@ct                   | WiFiConn@ct                    |  |
|                               |                               | LED-belysning                  |  |
|                               |                               |                                |  |
|                               |                               |                                |  |
|                               |                               |                                |  |
|                               |                               |                                |  |
|                               |                               |                                |  |
|                               |                               |                                |  |
|                               |                               |                                |  |

| Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            |  |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Energiklass: E          | Energiklass: E          | Energiklass: D          |  |
| Ljudnivå: 38 dB(A)      | Ljudnivå: 38 dB(A)      | Ljudnivå: 35 dB(A)      |  |
| <b>14 590 kr</b>        | <b>16 790 kr</b>        | <b>24 090 kr</b>        |  |
| Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris |  |
| Stainless Steel effect  | CleanSteel              |                         |  |
| <b>15 290 kr</b>        | <b>18 190 kr</b>        |                         |  |
| Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris |                         |  |



# Miele kyl/frys-kombinationer - fristående



**Nyhet!**

## KD 4052 E el Active

|                                 |
|---------------------------------|
| 176 cm hög                      |
| Stainless Steel effect          |
| Dolda grepphandtag, korta       |
| 289 liter (195 l kyl/94 l frys) |
| Högerhängd (omhållningsbar)     |
| LED-belysning                   |
| 4 glashyllor                    |
| 3 fryslådor varav 1 är XXL-box  |
| EasyControl                     |
| Snabbfrysningssfunktion         |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |



**Nyhet!**

## KD 4072 E ws Active KD 4072 E el Active

|                                 |
|---------------------------------|
| 186 cm hög                      |
| Vit/Stainless Steel effect      |
| Dolda grepphandtag, korta       |
| 308 liter (214 l kyl/94 l frys) |
| Högerhängd (omhållningsbar)     |
| LED-belysning                   |
| 4 glashyllor                    |
| 3 fryslådor varav 1 är XXL-box  |
| EasyControl                     |
| Snabbfrysningssfunktion         |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |



**Nyhet!**

## KDN 4074 E ws Active KDN 4074 E el Active

|                                 |
|---------------------------------|
| 186 cm hög                      |
| Vit/Stainless Steel effect      |
| Dolda grepphandtag, långa       |
| 305 liter (216 l kyl/89 l frys) |
| Högerhängd (omhållningsbar)     |
| LED-belysning                   |
| 4 glashyllor                    |
| 3 fryslådor                     |
| EasyControl                     |
| Snabbfrysningssfunktion         |
| NoFrost                         |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |

| Teknisk data       |
|--------------------|
| Energiklass: E     |
| Ljudnivå: 39 dB(A) |

**9 495 kr**

Rekommenderat cirkapris

| Teknisk data       |
|--------------------|
| Energiklass: E     |
| Ljudnivå: 39 dB(A) |

**9 195 kr**

Rekommenderat cirkapris

Stainless Steel effect

**9 895 kr**

Rekommenderat cirkapris

| Teknisk data       |
|--------------------|
| Energiklass: E     |
| Ljudnivå: 42 dB(A) |

**10 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

Stainless Steel effect

**10 990 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele kyl/frys-kombinationer - fristående



**Nyhet!**

**KF 4392 CD ws**  
**KF 4392 CD el**



**Nyhet!**

**KFN 4374 ED ws**  
**KFN 4374 ED el**



**Nyhet!**

**KFN 4394 ED ws**  
**KFN 4394 ED el**



**Nyhet!**

**KFN 4393 FD ws**  
**KFN 4393 FD el**

|                                 |                                 |                                 |                                  |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 201 cm hög                      | 186 cm hög                      | 203 cm hög                      | 201 cm hög                       |
| Vit/Stainless Steel effect      | Vit/Stainless Steel effect      | Vit/Stainless Steel effect      | Vit/Stainless Steel effect       |
| Dolda grepphandtag, korta       | Dolda grepphandtag, långa       | Dolda grepphandtag, långa       | Dolda grepphandtag, korta        |
| NoFrost                         | NoFrost                         | NoFrost                         | NoFrost                          |
| 343 liter (249 l kyl/94 l frys) | 326 liter (237 l kyl/89 l frys) | 368 liter (237 l kyl/89 l frys) | 359 liter (227 l kyl/132 l frys) |
| Högerhängd (omhållningsbar)     | Högerhängd (omhållningsbar)     | Högerhängd (omhållningsbar)     | Högerhängd (omhållningsbar)      |
| LED-belysning                   | LED-belysning                   | LED-belysning                   | LED-belysning                    |
| 5 glashyllor                    | 4 glashyllor                    | 5 glashyllor                    | 4 glashyllor                     |
| 3 fryslådor varav 1 är XXL-Box  | 3 fryslådor                     | 3 fryslådor                     | 4 fryslådor                      |
| TouchControl                    | EasyControl                     | EasyControl                     | SensorTouch Control              |
| Snabbkylnings-/frysningfunktion | Snabbkylnings-/frysningfunktion | Snabbkylnings-/frysningfunktion | Snabbkylnings-/frysningfunktion  |
| DynaCool fläktkylning           | DynaCool fläktkylning           | DynaCool fläktkylning           | DynaCool fläktkylning            |
| DailyFresh ExtraCool            | DailyFresh ExtraCool            | DailyFresh ExtraCool            | DailyFresh                       |
|                                 |                                 |                                 |                                  |
|                                 |                                 |                                 |                                  |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: C     | Energiklass: E     | Energiklass: E     | Energiklass: F     |
| Ljudnivå: 38 dB(A) | Ljudnivå: 39 dB(A) | Ljudnivå: 39 dB(A) | Ljudnivå: 37 dB(A) |

**13 090 kr**

Rekommenderat cirkapris

Stainless Steel effect

**13 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**12 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

Stainless Steel effect

**13 090 kr**

Rekommenderat cirkapris

**13 090 kr**

Rekommenderat cirkapris

Stainless Steel effect

**13 890 kr**

Rekommenderat cirkapris





**15 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

Stainless Steel effect

**16 190 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele kyl/frys-kombinationer - fristående



**Nyhet!**

**KFN 4395 DD ws**  
**KFN 4395 DD el**



**Nyhet!**

**KFN 4777 CD** edt/cs



**Nyhet!**

**KFN 4795 DD ws**  
**KFN 4795 DD el**




**Nyhet!**

**KFN 4795 DD bst**

|                                  |                                                       |                                  |                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 201 cm hög                       | 185 cm hög                                            | 201 cm hög                       | 201 cm hög                       |
| Vit/Stainless Steel effect       | Rostfri/CleanSteel dörr                               | Vit/Rostfri/CleanSteel           | BlackSteel                       |
| Dolda grepphandtag, korta        | EasyOpen Lever handle                                 | EasyOpen Lever handle            | EasyOpen Lever handle            |
| NoFrost                          | NoFrost                                               | NoFrost                          | NoFrost                          |
| 371 liter (268 l kyl/102 l frys) | 374 liter (218 l kyl/53 l PerfectFreshPro/103 l frys) | 373 liter (270 l kyl/103 l frys) | 373 liter (270 l kyl/103 l frys) |
| Högerhängd (omhållningsbar)      | Högerhängd (omhållningsbar)                           | Högerhängd (omhållningsbar)      | Högerhängd (omhållningsbar)      |
| LED-belysning                    | LED-belysning                                         | LED-belysning                    | LED-belysning                    |
| 5 glashyllor                     | 4 glashyllor varav 1 flexiboard                       | 5 glashyllor varav 1 flexiboard  | 5 glashyllor varav 1 flexiboard  |
| 4 fryslådor                      | 3 fryslådor                                           | 3 fryslådor                      | 3 fryslådor                      |
| SensorTouch Control              | SensorTouch Control                                   | SensorTouch Control              | SensorTouch Control              |
| Snabbkylnings-/frysningfunktion  | Snabbkylnings-/frysningfunktion                       | Snabbkylnings-/frysningfunktion  | Snabbkylnings-/frysningfunktion  |
| DynaCool fläktkylning            | DynaCool fläktkylning                                 | DynaCool fläktkylning            | DynaCool fläktkylning            |
| DailyFresh                       | PerfectFresh Pro                                      | DailyFresh                       | DailyFresh                       |
|                                  | WiFiConn@ct                                           | WiFiConn@ct                      | WiFiConn@ct                      |
|                                  | SoftClose                                             |                                  | SoftClose                        |
|                                  | Dry back wall - Vit                                   |                                  |                                  |

| Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Energiklass: D          | Energiklass: C          | Energiklass: D          | Energiklass: D          |
| Ljudnivå: 36 dB(A)      | Ljudnivå: 35 dB(A)      | Ljudnivå: 35 dB(A)      | Ljudnivå: 35 dB(A)      |
| <b>15 290 kr</b>        | <b>21 890 kr</b>        | <b>18 390 kr</b>        | <b>20 390 kr</b>        |
| Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris |
| Stainless Steel effect  |                         | Clean Steel             |                         |
| <b>16 190 kr</b>        |                         | <b>19 690 kr</b>        |                         |
| Rekommenderat cirkapris |                         | Rekommenderat cirkapris |                         |



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

## Miele kyl/frys-kombinationer - fristående



**KFN 4797 DD ws**  
**KFN 4797 DD edt/cs**



**KFN 4795 DD bb**



**KFN 4799 DD edt/cs**

|                                                       |                                  |                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| 201 cm hög                                            | 201 cm hög                       | 201 cm hög                                            |  |
| Vit/Rostfri/CleanSteel                                | BlackBoard                       | Rostfri/CleanSteel                                    |  |
| EasyOpen Lever handle                                 | Click2Open                       | EasyOpen Lever handle                                 |  |
| NoFrost                                               | NoFrost                          | NoFrost                                               |  |
| 362 liter (160 l kyl/99 l PerfectFreshPro/103 l frys) | 373 liter (270 l kyl/103 l frys) | 374 liter (160 l kyl/99 l PerfectFreshPro/103 l frys) |  |
| Högerhängd (omhållningsbar)                           | Högerhängd (omhållningsbar)      | Högerhängd (omhållningsbar)                           |  |
| LED-belysning                                         | LED-belysning                    | LED-belysning                                         |  |
| 4 glashyllor varav 1 flexiboard                       | 5 glashyllor varav 1 flexiboard  | 4 glashyllor varav 1 flexiboard                       |  |
| 3 fryslådor                                           | 3 fryslådor                      | 3 fryslådor                                           |  |
| SensorTouch Control                                   | SensorTouch Control              | SensorTouch Control                                   |  |
| Snabbkylnings-/frysningfunktion                       | Snabbkylnings-/frysningfunktion  | Snabbkylnings-/frysningfunktion                       |  |
| DynaCool fläktkyllning                                | DynaCool fläktkyllning           | DynaCool fläktkyllning                                |  |
| PerfectFresh Pro                                      | DailyFresh                       | DailyFresh                                            |  |
| WiFiConn@ct                                           | WiFiConn@ct                      | WiFiConn@ct                                           |  |
| SoftClose                                             | SoftClose                        | Mylce ismaskine                                       |  |
| Dry back wall - Vit                                   |                                  |                                                       |  |
|                                                       |                                  |                                                       |  |

|                     |                     |                     |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>Teknisk data</b> | <b>Teknisk data</b> | <b>Teknisk data</b> |  |
| Energiklass: D      | Energiklass: D      | Energiklass: D      |  |
| Ljudnivå: 35 dB(A)  | Ljudnivå: 35 dB(A)  | Ljudnivå: 35 dB(A)  |  |

**18 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

CleanSteel

**20 390 kr**




Rekommenderat cirkapris

**21 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**24 790 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele kyl/frys-kombinationer - 75 cm breda



**KFN 15842 D EDT/CS**



**KFN 15943 D EDT/CS**



**KFN 16947 D ED/CS**

|                                        |                                    |                                                      |  |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| 186 cm hög - 75 cm bred                | 202 cm hög - 75 cm bred            | 202 cm hög - 75 cm bred                              |  |
| Rostfri/CleanSteel                     | Rostfri/CleanSteel dörr            | Rostfri/CleanSteel                                   |  |
| EasyOpen-handtag                       | EasyOpen-handtag                   | EasyOpen-handtag                                     |  |
| Heltäckande dörr                       | Heltäckande dörrar                 | Heltäckande dörrar                                   |  |
| NoFrost                                | NoFrost                            | NoFrost                                              |  |
| 420 liter (332 l kyl/89 l frys)        | 455 liter (332 l kyl/123 l frys)   | 428 liter (200 l kyl/123 l frys/ 105 l PerfectFresh) |  |
| Höghängda dörrar (omhållningsbara)     | Höghängda dörrar (omhållningsbara) | Höghängda dörrar (omhållningsbara)                   |  |
| Elektronik med LED-lampor              | Elektronik med LED-lampor          | Elektronik med LED-lampor                            |  |
| Snabbkylnings-/snabbfrysningssfunktion | Snabbfrysningssfunktion            | Snabbfrysningssfunktion                              |  |
| DynaCool fläktkylning                  | DynaCool fläktkylning              | DynaCool fläktkylning                                |  |
| SoftClose dörrdämpning                 | SoftClose dörrdämpning             | SoftClose dörrdämpning                               |  |
| Elektronisk temperaturreglering        | Elektronisk temperaturreglering    | Elektronisk temperaturreglering                      |  |
| TouchControl                           | TouchControl                       | TouchControl                                         |  |
| Flaskhylla                             | Flaskhylla                         | PerfectFresh                                         |  |
|                                        |                                    |                                                      |  |

|                     |                     |                     |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>Teknisk data</b> | <b>Teknisk data</b> | <b>Teknisk data</b> |  |
| Energiklass: F      | Energiklass: E      | Energiklass: E      |  |
| Ljudnivå: 42 dB(A)  | Ljudnivå: 41 dB(A)  | Ljudnivå: 40 dB(A)  |  |

**34 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**36 590 kr**

Rekommenderat cirkapris

**44 390 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele helintegrerade kylskåp



## K 5122 Ui-1

## K 5124 UiF

## K 31252 Ui

## K 7113 F

|                                  |                                            |                               |                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 82-87 cm hög för underbyggnad    | 82-87 cm hög för underbyggnad              | 82-87 cm hög för underbyggnad | 88 cm hög                        |
| Högerhängd dörr (omhångningsbar) | Högerhängd dörr (omhångningsbar)           | Dörr på utdragsskenor         | Högerhängd dörr (omhångningsbar) |
| Fast montering av skåpdörr       | Fast montering av skåpdörr                 | Fast montering av skåpdörr    | Fast montering av skåpdörr       |
| 138 liter nettovolym             | 124 liter nettovolym (108 l kyl/15 l frys) | 132 liter nettovolym          | 144 liter nettovolym             |
| Halogen-belysning                | Halogenbelysning                           | LED-belysning                 | LED-belysning                    |
| 3 glashyllor                     | 3 glashyllor                               | 2 glashyllor                  | 4 glashyllor                     |
|                                  | 1 grönsakslåda                             | 1 grönsakslåda                | 1 grönsakslåda                   |
|                                  | Vridknapp                                  |                               | TouchControl                     |
|                                  | Frysack                                    |                               | Snabbkylningsfunktion            |
|                                  |                                            |                               |                                  |
|                                  |                                            |                               |                                  |
|                                  |                                            |                               |                                  |
|                                  |                                            |                               |                                  |
|                                  |                                            |                               |                                  |
|                                  |                                            |                               |                                  |
|                                  |                                            |                               |                                  |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: F     | Energiklass: F     | Energiklass: F     | Energiklass: F     |
| Ljudnivå: 38 dB(A) | Ljudnivå: 38 dB(A) | Ljudnivå: 36 dB(A) | Ljudnivå: 33 dB(A) |

**16 090 kr**

Rekommenderat cirkapris

**16 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**20 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**9 995 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele helintegrerade kylskåp



## K 7114 E



## K 7313 F



## K 7433 E



## K 7733 E

|                                  |                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 88 cm hög                        | 122 cm hög                       | 140 cm hög                       | 178 cm hög                       |
| Högerhängd dörr (omhångningsbar) | Högerhängd dörr (omhångningsbar) | Högerhängd dörr (omhångningsbar) | Högerhängd dörr (omhångningsbar) |
| Fast montering av skåpdörr       | Fast montering av skåpdörr       | Fast montering av dörr           | Fast montering av dörr           |
| 109 liter kyl/15 liter frys      | 211 liter nettovolym             | 235 liter nettovolym             | 308 liter nettovolym             |
| LED-belysning                    | LED-belysning                    | LED-belysning                    | LED-belysning                    |
| 3 glashyllor                     | 5 glashyllor                     | 6 glashyllor                     | 7 glashyllor                     |
| 1 grönsakslåda                   | 1 grönsakslåda                   | 1 grönsakslåda                   | 2 grönsakslådor                  |
| TouchControl                     | TouchControl                     | SensorTouch                      | SensorTouch                      |
| Snabbkylningsfunktion            | Snabbkylningsfunktion            | Snabbkylningsfunktion            | Snabbkylningsfunktion            |
| 4-stjärnig fryszone              |                                  | DynaCool fläktkylning            | DynaCool fläktkylning            |
|                                  |                                  | DailyFresh                       | DailyFresh                       |
|                                  |                                  | WifiConn@ct                      | WifiConn@ct                      |
|                                  |                                  |                                  | Kromad flaskhylla                |
|                                  |                                  |                                  |                                  |
|                                  |                                  |                                  |                                  |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: E     | Energiklass: F     | Energiklass: E     | Energiklass: E     |
| Ljudnivå: 37 dB(A) | Ljudnivå: 33 dB(A) | Ljudnivå: 35 dB(A) | Ljudnivå: 35 dB(A) |

**11 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**13 090 kr**

Rekommenderat cirkapris

**18 590 kr**

Rekommenderat cirkapris

**19 390 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele helintegrerade kylskåp



**K 7734 F**



**K 7743 E**



**K 7763 E**



**K 7773 D**

|                                  |                                              |                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 178 cm hög                       | 178 cm hög                                   | 178 cm hög                       | 178 cm hög                                   |
| Högerhängd dörr (omhångningsbar) | Högerhängd dörr (omhångningsbar)             | Högerhängd dörr (omhångningsbar) | Högerhängd dörr (omhångningsbar)             |
| Fast montering av skåpdörr       | Fast montering av skåpdörr                   | Fast montering av skåpdörr       | Fast montering av skåpdörr                   |
| 286 liter (kyl 259 l/27 l frys)  | 294 liter (196 l kyl/98 l PerfectFresh zone) | 311 liter nettovolym             | 246 liter (198 l kyl/98 l PerfectFresh zone) |
| LED-belysning                    | LED-belysning                                | FlexLight 2.0-belysning          | FlexLight 2.0-belysning                      |
| 5 glashyllor                     | 5 glashyllor                                 | 7 glashyllor varav 4 belysta     | 6 glashyllor varav 4 belysta                 |
| 2 grönsakslådor                  | 3 grönsakslådor                              | 3 grönsakslådor                  | 3 grönsakslådor                              |
| SensorTouch                      | SensorTouch                                  | FreshTouch                       | FreshTouch                                   |
| Snabbkylningsfunktion            | Snabbkylningsfunktion                        | Snabbkylningsfunktion            | Snabbkylningsfunktion                        |
| DynaCool fläktkylning            | DynaCool fläktkylning                        | DynaCool fläktkylning            | DynaCool fläktkylning                        |
| DailyFresh                       | Kromad flaskhylla                            | Kromad flaskhylla                | Kromad flaskhylla                            |
| WifiConn@ct                      | WifiConn@ct                                  | WifiConn@ct                      | WifiConn@ct                                  |
| Kromad flaskhylla                | PerfectFresh Pro                             | DailyFresh                       | PerfectFresh Active                          |
| 4-stjärning fryszone             |                                              | SoftClose                        | SoftClose/SelfClose                          |
|                                  |                                              |                                  | Dry back wall - CleanSteel                   |

|                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Teknisk data</b> | <b>Teknisk data</b> | <b>Teknisk data</b> | <b>Teknisk data</b> |
| Energiklass: F      | Energiklass: E      | Energiklass: E      | Energiklass: D      |
| Ljudnivå: 37 dB(A)  | Ljudnivå: 37 dB(A)  | Ljudnivå: 35 dB(A)  | Ljudnivå: 32 dB(A)  |

**19 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**23 990 kr**





Rekommenderat cirkapris

**30 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**36 590 kr**

Rekommenderat cirkapris



## Miele helintegrerade kylskåp

## Miele helintegrerade frysskåp



**Nyhet!**

**K 7793 C**



**F 31202 Ui**



**FNS 7140 E**

|                                  |  |                                  |                                  |
|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 178 cm hög                       |  | 82-87 cm hög för underbyggnad    | 88 cm hög                        |
| Högerhängd dörr (omhångningsbar) |  | Högerhängd dörr (omhångningsbar) | Högerhängd dörr (omhångningsbar) |
| Fast montering av skåpdörr       |  | Fast montering av skåpdörr       | Fast montering av skåpdörr       |
| 296 liter nettovolym             |  | 95 liter nettovolym              | 87 liter nettovolym              |
| FlexLight 2.0-belysning          |  | 3 fryslådor                      | 4 fryslådor                      |
| 4 glashyllor varav 4 belysta     |  |                                  | SensorTouch                      |
| 3 grönsakslådor                  |  |                                  | Snabbinfrysningfunktion          |
| FreshTouch                       |  |                                  | NoFrost                          |
| Snabbkylningsfunktion            |  |                                  | WifiConn@ct                      |
| DynaCool fläktkylning            |  |                                  |                                  |
| Kromad flaskhylla                |  |                                  |                                  |
| WifiConn@ct                      |  |                                  |                                  |
| PerfectFresh Active              |  |                                  |                                  |
| SoftClose/SelfClose              |  |                                  |                                  |
| FlexiTray                        |  |                                  |                                  |

| Teknisk data       |  | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| Energiklass: C     |  | Energiklass: E     | Energiklass: E     |
| Ljudnivå: 32 dB(A) |  | Ljudnivå: 38 dB(A) | Ljudnivå: 35 dB(A) |

**37 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**18 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**22 490 kr**

Rekommenderat cirkapris



## Miele helintegrerade frysskåp

## Miele helintegrerade kyl/frys-kombinationer



**Nyhet!**

### FNS 7470 D

### FNS 7770 E

### FNS 7794 E

### KD 7713 E Active

|                                    |                                    |                                    |                                   |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 140 cm hög                         | 178 cm hög                         | 178 cm hög                         | 178 cm hög                        |
| Vänsterhängd dörr (omhångningsbar) | Vänsterhängd dörr (omhångningsbar) | Vänsterhängd dörr (omhångningsbar) | Högerhängd dörr (omhångningsbar)  |
| Fast montering av skåpdörr         | Fast montering av skåpdörr         | Fast montering av skåpdörr         | Skåpdörr med glidbeslag           |
| 156 liter nettovolym               | 213 liter nettovolym               | 213 liter nettovolym               | 267 liter (183 l kyl / 84 l frys) |
| 6 fryslådor                        | 8 fryslådor                        | 8 fryslådor                        | LED-belysning                     |
| FreshTouch                         | FreshTouch                         | SoftClose dörrdämpning             | 4 glashyllor i kyl / 3 fryslådor  |
| Snabbinfrysning                    | Snabbinfrysning                    | LED-belysning                      | 1 grönsakslåda                    |
| NoFrost                            | NoFrost                            | NoFrost                            | XXL-frysbox                       |
| WifiConn@ct                        | WifiConn@ct                        | FreshTouch                         | TouchControl                      |
| LED-belysning                      | LED-belysning                      | Side-by-side montering möjlig      | Kromad flaskhylla                 |
| SoftClose dörrdämpning             | SoftClose dörrdämpning             | Ismaskin med vattenanslutning      | ComfortFrost                      |
|                                    |                                    | WifiConn@ct                        | DailyFresh                        |
|                                    |                                    |                                    |                                   |
|                                    |                                    |                                    |                                   |
|                                    |                                    |                                    |                                   |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: D     | Energiklass: E     | Energiklass: E     | Energiklass: E     |
| Ljudnivå: 35 dB(A) | Ljudnivå: 35 dB(A) | Ljudnivå: 35 dB(A) | Ljudnivå: 35 dB(A) |

**30 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**31 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**38 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**16 190 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele helintegrerade kyl/frys-kombinationer



**Nyhet!**

## KD 7714 E Active

|                                  |
|----------------------------------|
| 178 cm hög                       |
| Högerhängd dörr (omhållningsbar) |
| Fast montering av skåpdörr       |
| 267 liter (183 l kyl/84 l frys)  |
| LED-belysning                    |
| 4 glashyllor i kyl/3 fryslådor   |
| 1 grönsakslåda                   |
| XXL-frysbox                      |
| TouchControl                     |
| Kromad flaskhylla                |
| ComfortFrost                     |
| DailyFresh                       |
|                                  |
|                                  |
|                                  |



**Nyhet!**

## KDN 7713 E Active

|                                  |
|----------------------------------|
| 178 cm hög                       |
| Högerhängd dörr (omhållningsbar) |
| Skåpdörr med glidbeslag          |
| 260 liter (184 l kyl/76 l frys)  |
| LED-belysning                    |
| 4 glashyllor i kyl/3 fryslådor   |
| 1 grönsakslåda                   |
| XXL-frysbox                      |
| TouchControl                     |
| Kromad flaskhylla                |
|                                  |
| DailyFresh ExtraCool             |
| NoFrost                          |
|                                  |
|                                  |
|                                  |



**Nyhet!**

## KDN 7714 E Active

|                                  |
|----------------------------------|
| 178 cm hög                       |
| Högerhängd dörr (omhållningsbar) |
| Fast montering av skåpdörr       |
| 260 liter (184 l kyl/76 l frys)  |
| LED-belysning                    |
| 4 glashyllor i kyl/3 fryslådor   |
| 1 grönsakslåda                   |
| XXL-frysbox                      |
| TouchControl                     |
| Kromad flaskhylla                |
|                                  |
| DailyFresh ExtraCool             |
| NoFrost                          |
|                                  |
|                                  |
|                                  |



**Nyhet!**

## KDN 7724 E Active

|                                  |
|----------------------------------|
| 178 cm hög                       |
| Högerhängd dörr (omhållningsbar) |
| Fast montering av skåpdörr       |
| 260 liter (184 l kyl/76 l frys)  |
| LED-belysning                    |
| 4 glashyllor i kyl/3 fryslådor   |
| 1 grönsakslåda                   |
| XXL-frysbox                      |
| TouchControl                     |
| Kromad flaskhylla                |
|                                  |
| DailyFresh ExtraCool             |
| NoFrost                          |
|                                  |
|                                  |
|                                  |

| Teknisk data       |
|--------------------|
| Energiklass: E     |
| Ljudnivå: 35 dB(A) |

**16 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

| Teknisk data       |
|--------------------|
| Energiklass: E     |
| Ljudnivå: 35 dB(A) |

**17 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

| Teknisk data       |
|--------------------|
| Energiklass: E     |
| Ljudnivå: 35 dB(A) |

**17 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

| Teknisk data       |
|--------------------|
| Energiklass: E     |
| Ljudnivå: 35 dB(A) |

**17 490 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele helintegrerade kyl/frys-kombinationer



## KF 7731 E

|                                  |                                                        |                                                        |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 178 cm hög                       | 178 cm hög                                             | 178 cm hög                                             |  |
| Högerhängd dörr (omhångningsbar) | Högerhängd dörr (omhångningsbar)                       | Högerhängd dörr (omhångningsbar)                       |  |
| Skåpdörr med glidbeslag          | Fast montering av skåpdörr                             | Fast montering av skåpdörr                             |  |
| 266 liter (212 l kyl /54 l frys) | 255 liter (130 l kyl/54 l frys/71 l PerfectFresh zone) | 256 liter (131 l kyl/54 l frys/71 l PerfectFresh zone) |  |
| LED-belysning                    | LED-belysning                                          | FlexLight 2.0-belysning                                |  |
| 5 glashyllor i kyl/2 fryslådor   | 3 glashyllor/2 fryslådor                               | 4 glashyllor (2 belysta)/2 fryslådor                   |  |
| 1 grönsakslåda                   | 2 st grönsakslådor                                     | 2 st grönsakslådor                                     |  |
| DynaCool fläktkylning            | DynaCool-fläktkylning                                  | DynaCool fläktkylning                                  |  |
| SensorTouch                      | SensorTouch                                            | FreshTouch                                             |  |
| Kromad flaskhylla                | Kromad flaskhylla                                      | Dry back wall CleanSteel                               |  |
| DuplexCool                       | DuplexCool                                             | Comfort Clean                                          |  |
| ComfortFrost                     | ComfortFrost                                           | ComfortFrost                                           |  |
| WifiConn@ct                      | WifiConn@ct                                            | WifiConn@ct                                            |  |
| DailyFresh                       | PerfectFresh Pro                                       | PerfectFresh Active                                    |  |
|                                  | SoftClose (kan eftermonteras)                          | SoftClose                                              |  |



## KF 7742 D



## KF 7772 B

|                     |                     |                     |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>Teknisk data</b> | <b>Teknisk data</b> | <b>Teknisk data</b> |  |
| Energiklass: E      | Energiklass D       | Energiklass B       |  |
| Ljudnivå: 35 dB(A)  | Ljudnivå: 34 dB(A)  | Ljudnivå: 33 dB(A)  |  |

**20 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**23 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**39 090 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele helintegrerade kyl/frys-kombinationer



## KFN 7734 F

## KFN 7733 F

## KFN 7734 D

## KFN 7744 E

|                                  |                                  |                                  |                                                 |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 178 cm hög                       | 178 cm hög                       | 178 cm hög                       | 178 cm hög                                      |
| Högerhängd dörr (omhångningsbar) | Högerhängd dörr (omhångningsbar) | Högerhängd dörr (omhångningsbar) | Högerhängd dörr (omhångningsbar)                |
| Fast montering av skåpdörr       | Skåpdörr med glidbeslag          | Fast montering av skåpdörr       | Fast montering av skåpdörr                      |
| 253 liter (183 l kyl/70 l frys)  | 253 liter (183 l kyl/70 l frys)  | 253 liter (183 l kyl/70 l frys)  | 244 liter (103 l kyl/70 l frys/71 PerfectFresh) |
| LED-belysning                    | LED-belysning                    | LED-belysning                    | LED-belysning                                   |
| 5 glashyllor/3 fryslådor         | 3 glashyllor/3 fryslådor         | 5 glashyllor/3 fryslådor         | 2 glashyllor/3 fryslådor                        |
| 1 grönsakslåda                   | 1 grönsakslåda                   | 1 grönsakslåda                   | 2 grönsakslådor                                 |
| DynaCool fläktkyllning           | DynaCool fläktkyllning           | DynaCool fläktkyllning           | DynaCool fläktkyllning                          |
| SensorTouch                      | Sensor Touch                     | SensorTouch                      | SensorTouch                                     |
|                                  | DuplexCool                       | DuplexCool                       | DuplexCool                                      |
| DuplexCool                       | NoFrost                          | NoFrost                          | NoFrost                                         |
| NoFrost                          | WifiConn@ct                      | WifiConn@ct                      | WifiConn@ct                                     |
| WifiConn@ct                      | DailyFresh                       | DailyFresh                       | PerfectFresh Pro                                |
| DailyFresh                       | Kromad flaskhylla                |                                  | Kromad flaskhylla                               |
|                                  |                                  |                                  |                                                 |
|                                  |                                  |                                  |                                                 |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: F     | Energiklass: F     | Energiklass: D     | Energiklass: E     |
| Ljudnivå: 35 dB(A) | Ljudnivå: 35 dB(A) | Ljudnivå: 35 dB(A) | Ljudnivå: 35 dB(A) |

**20 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**22 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**23 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**26 990 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele helintegrerade kyl/frys-kombinationer



## KFN 7764 D

## KFN 7774 D

## KFN 7785 D

## KFN 7795 D

|                                           |                                                 |                                           |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 178 cm hög                                | 178 cm hög                                      | 178 cm hög                                | 178 cm hög                                      |
| Högerhängd dörr (omhångningsbar)          | Högerhängd dörr (omhångningsbar)                | Högerhängd dörr (omhångningsbar)          | Högerhängd dörr (omhångningsbar)                |
| Fast montering av skåpdörr                | Fast montering av skåpdörr                      | Fast montering av skåpdörr                | Fast montering av skåpdörr                      |
| 254 liter (184 l kyl/70 l frys)           | 245 liter (104 l kyl/70 l frys/71 PerfectFresh) | 255 liter (184 l kyl/71 l frys)           | 246 liter (104 l kyl/71 l frys/71 PerfectFresh) |
| FlexiLight 2.0-belysning                  | FlexiLight 2.0-belysning                        | FlexiLight 2.0-belysning                  | FlexiLight 2.0-belysning                        |
| 5 glashyllor (2 belysta)/3 fryslådor      | 3 glashyllor (2 belysta)/3 fryslådor            | 3 glashyllor (1 belyst)/3 fryslådor       | 2 glashyllor (2 belysta)/3 fryslådor            |
| 2 grönsakslådor, Dry back wall-CleanSteel | 2 grönsakslådor, Dry back wall-CleanSteel       | 1 grönsakslådor, Dry back wall-CleanSteel | 2 grönsakslådor, Dry back wall-CleanSteel       |
| DynaCool fläktkyllning                    | DynaCool fläktkyllning                          | DynaCool fläktkyllning                    | DynaCool fläktkyllning                          |
| FreshTouch                                | FreshTouch                                      | FreshTouch                                | FreshTouch                                      |
| DuplexCool                                | DuplexCool                                      | DuplexCool                                | DuplexCool                                      |
| NoFrost                                   | NoFrost                                         | NoFrost                                   | NoFrost                                         |
| WifiConn@ct                               | WifiConn@ct                                     | WifiConn@ct                               | WifiConn@ct                                     |
| DailyFresh                                | PerfectFresh Active                             | DailyFresh                                | PerfectFresh Active                             |
| Kromad flaskhylla                         | SoftClose/SelfClose                             | SoftClose                                 | SoftClose/SelfClose                             |
| SoftClose                                 |                                                 | Flexitray                                 | Flexitray                                       |
|                                           |                                                 | My Ice                                    | My Ice med fast vattenanslutning                |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: D     | Energiklass: D     | Energiklass: D     | Energiklass: D     |
| Ljudnivå: 34 dB(A) | Ljudnivå: 34 dB(A) | Ljudnivå: 34 dB(A) | Ljudnivå: 34 dB(A) |

**34 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**37 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**41 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**42 790 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele vinkylar



**KWT 7112 iG**



**KWT 6312 UGS**



**KWT 6321 UG**



**KWT 6322 UG**

|                                            |                                           |                                  |                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| PureLine/VitroLine/ArtLine - För inbyggnad | För underbyggnad                          | För underbyggnad                 | För underbyggnad                  |
| Vintempereringsskåp                        | Vintempereringsskåp                       | Vintempereringsskåp              | Vintempereringsskåp               |
| 60 cm bred x 45 cm hög                     | 60 cm bred                                | 60 cm bred                       | 60 cm bred                        |
| Bottenhängd dörr                           | Högerhängd dörr (omhångningsbar)          | Högerhängd dörr (omhångningsbar) | Högerhängd dörr (omhångningsbar)  |
| Glasdörr                                   | Glasdörr med Push2Open                    | Glasdörr med integrerat handtag  | Glasdörr med Push2Open            |
| 47 liter                                   | 110 liter                                 | 94 liter                         | 94 liter                          |
| Kapacitet: 18 flaskor                      | Kapacitet: 46 flaskor (utan sommelierset) | Kapacitet: 34 flaskor            | Kapacitet: 34 flaskor             |
| 1 temperaturzon                            | 1 temperaturzon                           | 2 separata temperaturzoner       | 2 separata temperaturzoner        |
| 2 utdragbara trähyllor/FlexiFrame          | 3 utdragbara trähyllor/FlexiFrame         | 3 utdragbara trähyllor           | 3 utdragbara trähyllor/FlexiFrame |
| LED-belysning                              | LED-belysning                             | LED-belysning                    | LED-belysning                     |
| Active AirClean-filter                     | Active AirClean-filter                    | Active AirClean-filter           | Active AirClean-filter            |
| SoftClose dörrdämpning                     | SoftClose dörrdämpning                    |                                  | SoftClose dörrdämpning            |
|                                            | Sommelierset ingår                        |                                  |                                   |
|                                            |                                           |                                  |                                   |
|                                            |                                           |                                  |                                   |

|                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Teknisk data</b> | <b>Teknisk data</b> | <b>Teknisk data</b> | <b>Teknisk data</b> |
| Energiklass: G      | Energiklass: G      | Energiklass: G      | Energiklass: G      |
| Ljudnivå: 32 dB(A)  | Ljudnivå: 37 dB(A)  | Ljudnivå: 38 dB(A)  | Ljudnivå: 35 dB(A)  |

**PureLine 35 590 kr**  
**VitroLine 36 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**41 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**36 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**45 390 kr**

Rekommenderat cirkapris





## KWT 6422 i

## KWT 6422 iG

## KWT 6722 iS

## KWT 6722 iGS

|                                   |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| För inbyggnad                     | För inbyggnad                     | För inbyggnad                     | För inbyggnad                     |
| Vintempereringsskåp               | Vintempereringsskåp               | Vintempereringsskåp               | Vintempereringsskåp               |
| 60 cm bred x 88 cm hög            | 60 cm bred x 88 cm hög            | 60 cm bred x 178 cm hög           | 60 cm bred x 178 cm hög           |
| Högerhängd dörr (omhållningsbar)  | Högerhängd dörr (omhållningsbar)  | Högerhängd dörr (omhållningsbar)  | Högerhängd dörr (omhållningsbar)  |
| Snickerifront                     | Glasdörr                          | Snickerifront                     | Glasdörr                          |
| 97 liter nettovolym               | 97 liter nettovolym               | 271 liter nettovolym              | 271 liter nettovolym              |
| Kapacitet: 33 flaskor             | Kapacitet: 33 flaskor             | Kapacitet: 83 flaskor             | Kapacitet: 83 flaskor             |
| 2 separata temperaturzoner        | 2 separata temperaturzoner        | 2 separata temperaturzoner        | 2 separata temperaturzoner        |
| 2 utdragbara trähyllor/FlexiFrame | 2 utdragbara trähyllor/FlexiFrame | 8 utdragbara trähyllor/FlexiFrame | 8 utdragbara trähyllor/FlexiFrame |
| LED-belysning                     | LED-belysning                     | LED-belysning                     | LED-belysning                     |
| Active AirClean-filter            | Active AirClean-filter            | Active AirClean-filter            | Active AirClean-filter            |
| DynaCool fläktkylning             | DynaCool fläktkylning             | DynaCool fläktkylning             | DynaCool fläktkylning             |
| SoftClose dörrdämpning            | SoftClose dörrdämpning            | SoftClose dörrdämpning            | SoftClose dörrdämpning            |
|                                   | Push2Open                         |                                   | Push2Open                         |
|                                   |                                   | Sommelierset ingår                | Sommelierset ingår                |

|                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Teknisk data</b> | <b>Teknisk data</b> | <b>Teknisk data</b> | <b>Teknisk data</b> |
| Energiklass: G      | Energiklass: G      | Energiklass: G      | Energiklass: G      |
| Ljudnivå: 32 dB(A)  | Ljudnivå: 32 dB(A)  | Ljudnivå: 32 dB(A)  | Ljudnivå: 32 dB(A)  |

**40 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**44 390 kr**


Rekommenderat cirkapris

**62 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**66 190 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele vinkylar



## KWT 6833 SG

## KWT 6834 SGS

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fristående modell                  | Fristående modell                          |
| Vintempereringsskåp                | Vintempereringsskåp                        |
| 70 cm bred x 75 cm djup            | 70 cm bred x 75 cm djup                    |
| Högerhängd dörr (omhållningsbar)   | Högerhängd dörr (omhållningsbar)           |
| Glasdörr                           | Glasdörr                                   |
| 503 liter nettovolym               | 503 liter nettovolym                       |
| Kapacitet: 178 flaskor             | Kapacitet: 178 flaskor (utan sommelierset) |
| 3 separata temperaturzoner         | 3 separata temperaturzoner                 |
| 10 utdragbara trähyllor/FlexiFrame | 10 utdragbara trähyllor/FlexiFrame         |
| LED-belysning                      | LED-belysning                              |
| Active AirClean-filter             | Active AirClean-filter                     |
| DynaCool fläktkyllning             | DynaCool fläktkyllning                     |
| SoftClose dörrdämpning             | SoftClose dörrdämpning                     |
|                                    | Sommelierset ingår                         |

| Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|
| Energiklass: G     | Energiklass: G     |
| Ljudnivå: 38 dB(A) | Ljudnivå: 38 dB(A) |

**69 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**76 990 kr**

Rekommenderat cirkapris





**Vinkyl MasterCool**

## KWT 2672 ViS

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Vintempererings- alt vinlagringskyl         |
| 60 cm bred                                  |
| Vänsterhängd dörr                           |
| 370 liter volym                             |
| MasterSensor display                        |
| BrilliantLight-belysning (LED)              |
| 9 st FlexiFrame hyllor (vibrationsdämpande) |
| Kapacitet 77 st 0,75 l Bordeaux flaskor     |
| Optiskt/Akustiskt dörr- och temperaturlarm  |
| DynaCool-fläktkylning                       |
| Push2open                                   |
| Miele@home/WiFiConn@ct                      |
| SommelierSet (WSS2600, 10843070)            |

### Teknisk data

|                    |
|--------------------|
| Energiklass: G     |
| Ljudnivå: 42 dB(A) |

**140 390 kr**

Rekommenderat cirkapris




SommelierSet




BrilliantLight



DynaCool



Push2open



DynaCool



Miele



DynaCool

# Miele MasterCool



**K 2802 Vi**



**K 2902 Vi**



**F 2412 Vi**



**F 2812 Vi**

| Kylskåp                                   | Kylskåp                                   | Frysskåp                                  | Frysskåp                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 75 cm bred                                | 90 cm bred                                | 45 cm bred                                | 75 cm bred                                |
| Högerhängd dörr                           | Högerhängd dörr                           | Vänsterhängd dörr                         | Vänsterhängd dörr                         |
| 467 liter volym                           | 579 liter volym                           | 240 liter volym                           | 445 liter volym                           |
| MasterSensor display                      | MasterSensor display                      | MasterSensor display                      | MasterSensor display                      |
| BrilliantLight-belysning (LED)            | BrilliantLight-belysning (LED)            | BrilliantLight-belysning (LED)            | BrilliantLight-belysning (LED)            |
| 2 st glashyllor samt 1 fast hylla         | 2 st glashyllor samt 1 fast hylla         | 2 st hyllor samt 2 st korgar              | 2 st hyllor samt 2 st korgar              |
| SuperCool                                 | SuperCool                                 | SuperFreeze                               | SuperFreeze                               |
| Optiskt/Akustiskt dörr- och temperaturarm | Optiskt/Akustiskt dörr- och temperaturarm | Optiskt/Akustiskt dörr- och temperaturarm | Optiskt/Akustiskt dörr- och temperaturarm |
| 2 MasterFresh lådor samt                  | 2 MasterFresh lådor samt                  | NoFrost                                   | NoFrost                                   |
| 1 grönsakslåda                            | 1 grönsakslåda                            | Push2open                                 | Push2open                                 |
| DynaCool-fläktkylning                     | DynaCool-fläktkylning                     | Miele@home/WiFiConn@ct                    | Miele@home/WiFiConn@ct                    |
| Push2open & SelfClose                     | Push2open & SelfClose                     | Ismaskin med vattenanslutning             | Ismaskin med vattenanslutning             |
| Miele@home/WiFiConn@ct                    | Miele@home/WiFiConn@ct                    |                                           |                                           |
| Active AirClean-filter                    | Active AirClean-filter                    |                                           |                                           |
|                                           |                                           |                                           |                                           |
|                                           |                                           |                                           |                                           |

| Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Energiklass: E          | Energiklass: E          | Energiklass: F          | Energiklass: F          |
| Ljudnivå: 40 dB(A)      | Ljudnivå: 40 dB(A)      | Ljudnivå: 42 dB(A)      | Ljudnivå: 42 dB(A)      |
| <b>113 890 kr</b>       | <b>121 390 kr</b>       | <b>104 790 kr</b>       | <b>119 890 kr</b>       |
| Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris |





## F 2672 Vi

## KF 2802 Vi

## KF 2902 Vi

## KF 2982 Vi

|                                           |                                           |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Frysskåp                                  | Kyl/frys-kombination                      | Kyl/frys-kombination                      | Kyl/frys-kombination                      |
| 61 cm bred                                | 75 cm bred                                | 90 cm bred                                | 90 cm bred                                |
| Vänsterhängd dörr                         | Högerhängd dörr                           | Högerhängd dörr                           | Höger/Vänster hängd, french door          |
| 304 liter volym                           | 452 liter (316 l kyl/136 l frys)          | 555 liter (389 l kyl/166 l frys)          | 552 liter (386 l kyl/166 l frys)          |
| MasterSensor display                      | MasterSensor display                      | MasterSensor display                      | MasterSensor display                      |
| BrilliantLight-belysning (LED)            | BrilliantLight-belysning (LED)            | BrilliantLight-belysning (LED)            | BrilliantLight-belysning (LED)            |
| 3 hyllplan samt 2 metallkorgar            | 1 st glashyllor samt 1 fast hylla         | 2 st glashyllor samt 1 fast hylla         | 2 st glashyllor samt 1 fast hylla         |
| SuperFreeze                               | SuperCool/SuperFreeze                     | SuperCool/SuperFreeze                     | SuperCool/SuperFreeze                     |
| Optiskt/Akustiskt dörr- och temperaturarm | Optiskt/Akustiskt dörr- och temperaturarm | Optiskt/Akustiskt dörr- och temperaturarm | Optiskt/Akustiskt dörr- och temperaturarm |
| NoFrost                                   | 2 MasterFresh lådor                       | 2 MasterFresh lådor                       | 2 MasterFresh lådor                       |
| Push2open & SoftClose                     | DuplexCool Pro                            | DuplexCool Pro                            | DuplexCool Pro                            |
| Miele@home/WiFiConn@ct                    | DynaCool                                  | DynaCool                                  | DynaCool                                  |
| Ismaskin/isvatten med vattenanslutning    | NoFrost                                   | NoFrost                                   | NoFrost                                   |
|                                           | Push2open & SelfClose                     | Push2open & SelfClose                     | Push2open & SelfClose                     |
|                                           | Miele@home/WiFiConn@ct                    | Miele@home/WiFiConn@ct                    | Miele@home/WiFiConn@ct                    |
|                                           | Active AirClean-filter                    | Active AirClean-filter                    | Active AirClean-filter                    |
|                                           | Ismaskin med färskvattenanslutning        | Ismaskin med färskvattenanslutning        | Ismaskin med färskvattenanslutning        |

| Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Energiklass: F          | Energiklass: E          | Energiklass: E          | Energiklass: F          |
| Ljudnivå: 42 dB(A)      | Ljudnivå: 42 dB(A)      | Ljudnivå: 42 dB(A)      | Ljudnivå: 42 dB(A)      |
| <b>122 190 kr</b>       | <b>124 390 kr</b>       | <b>132 690 kr</b>       | <b>140 290 kr</b>       |
| Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris |



# Miele inbygggnadsugnar



## H 2265-1 B



## H 2265-1 BP



## H 2267-1 B



## H 2267-1 BP

|                                                    |                                       |                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Discovery 1                                        | Discovery 1                           | Discovery 1                                        | Discovery 1                           |
| EasyControl-display med vred                       | EasyControl-display med vred          | Easycontrol-display med vred                       | Easycontrol-display med vred          |
| PerfectClean-plåtar och inredning                  | PerfectClean-plåtar                   | PerfectClean-plåtar och inredning                  | PerfectClean-plåtar                   |
| 76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa                  | 76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa     | 76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa                  | 76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa     |
| 5 falshöjder                                       | 5 falshöjder                          | 5 falshöjder                                       | 5 falshöjder                          |
| 7 ugnsfunktioner                                   | 7 ugnsfunktioner                      | 7 ugnsfunktioner                                   | 7 ugnsfunktioner                      |
| Ugnstemperatur 30-250°C                            | Ugnstemperatur 30-280°C               | Ugnstemperatur: 30-250°C                           | Ugnstemperatur: 30-280°C              |
| Exakt elektronisk temperaturreglering              | Exakt elektronisk temperaturreglering | Exakt elektronisk temperaturreglering              | Exakt elektronisk temperaturreglering |
| PerfectClean ugnsutrymme med katalytisk bakre vägg | Pyrolytisk självrengöring             | PerfectClean ugnsutrymme med katalytisk bakre vägg | Pyrolytisk självrengöring             |
|                                                    |                                       | 1 par FlexiClips ingår                             | 1 par FlexiClips ingår                |
|                                                    |                                       |                                                    |                                       |
|                                                    |                                       |                                                    |                                       |
|                                                    |                                       |                                                    |                                       |
|                                                    |                                       |                                                    |                                       |
|                                                    |                                       |                                                    |                                       |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A+    | Energiklass: A+    | Energiklass: A+    | Energiklass: A+    |
| 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A |

**10 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**15 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**12 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**17 090 kr**

Rekommenderat cirkapris





## H 2760 B



## H 2760 BP



## H 2760 BP-2



## H 7160 BP

|                                                    |                                       |                                       |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ContourLine                                        | ContourLine                           | ContourLine                           | ContourLine                           |
| EasyControl-display med vred                       | EasyControl-display med vred          | EasyControl-display med vred          | DirectSensor S-display                |
| PerfectClean-plåtar och inredning                  | PerfectClean-plåtar                   | PerfectClean-plåtar                   | PerfectClean-plåtar                   |
| 76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa                  | 76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa     | 76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa     | 76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa     |
| 5 falshöjder                                       | 5 falshöjder                          | 5 falshöjder                          | 5 falshöjder                          |
| 7 ugnsfunktioner                                   | 7 ugnsfunktioner                      | 7 ugnsfunktioner                      | 8 ugnsfunktioner                      |
| Ugnstemperatur: 30-250°C                           | Ugnstemperatur: 30-280°C              | Ugnstemperatur: 30-280°C              | Ugnstemperatur: 30-300°C              |
| Exakt elektronisk temperaturreglering              | Exakt elektronisk temperaturreglering | Exakt elektronisk temperaturreglering | Exakt elektronisk temperaturreglering |
| PerfectClean ugnsutrymme med katalytisk bakre vägg | Pyrolytisk självrengöring             | Pyrolytisk självrengöring             | Pyrolytisk självrengöring             |
| 1 par FlexiClips ingår                             | 1 par FlexiClips ingår                | 1 par FlexiClips ingår                | 25 automatikprogram                   |
| SoftOpen/SoftClose                                 | SoftOpen/SoftClose                    | SoftOpen/SoftClose                    | SoftOpen/SoftClose                    |
|                                                    |                                       | Baksten                               | 1 par FlexiClips                      |
|                                                    |                                       |                                       |                                       |
|                                                    |                                       |                                       |                                       |
|                                                    |                                       |                                       |                                       |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A+    | Energiklass: A+    | Energiklass: A+    | Energiklass: A+    |
| 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A |

**13 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**18 690 kr**





Rekommenderat cirkapris

**19 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**21 390 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele inbygggnadsugnar



## H 7162 BP



## H 7163 BP



## H 7364 BP



## H 7560 BP

|                                       |                                                  |                                                  |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ContourLine                           | ContourLine                                      | ContourLine                                      | Contourline                                      |
| DirectSensor S-display (vit)          | DirectSensor S-display                           | DirectSensor-display                             | MTouch S-display                                 |
| PerfectClean-plåtar                   | PerfectClean-plåtar                              | PerfectClean-plåtar                              | PerfectClean-plåtar                              |
| 76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa     | 76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa                | 76 liter ugnsvolym/1 LED-spot                    | 76 liter ugnsvolym/BrilliantLight                |
| 5 falshöjder                          | 5 falshöjder                                     | 5 falshöjder                                     | 5 falshöjder                                     |
| 8 ugnsfunktioner                      | 10 ugnsfunktioner                                | 13 ugnsfunktioner                                | 17 ugnsfunktioner                                |
| Ugnstemperatur: 30-300°C              | Ugnstemperatur: 30-300°C                         | Ugnstemperatur: 30-300°C                         | Ugnstemperatur: 30-300°C                         |
| Exakt elektronisk temperaturreglering | Exakt elektronisk temperaturreglering            | Exakt elektronisk temperaturreglering            | Exakt elektronisk temperaturreglering            |
| Pyrolytisk självrengöring             | Pyrolytisk självrengöring                        | Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)              | Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)              |
| 25 automatikprogram                   | 30 automatikprogram                              | 40 automatikprogram                              | 80 automatikprogram                              |
| SoftOpen/SoftClose                    | SoftOpen/SoftClose                               | SoftOpen/SoftClose                               | SoftOpen/SoftClose                               |
| 1 par FlexiClips                      | WifiConn@ct                                      | WifiConn@ct                                      | WifiConn@ct                                      |
| Stektermometer                        | Kombitillagning med ånga                         | Kombitillagning med ånga                         | Kombitillagning med ånga                         |
|                                       | 1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår | 20 egna program                                  | 20 egna program                                  |
|                                       |                                                  | Stektermometer                                   | Stektermometer                                   |
|                                       |                                                  | TasteControl                                     | TasteControl                                     |
|                                       |                                                  | 1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår | MotionReact                                      |
|                                       |                                                  |                                                  | AirClean katalysator                             |
|                                       |                                                  |                                                  | 1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A+    | Energiklass: A+    | Energiklass: A+    | Energiklass: A+    |
| 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A |

**22 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**26 990 kr**



Rekommenderat cirkapris

**33 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**41 390 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



## H 2860 B



## H 2860 BP



## H 7260 BP



## H 7264 BP

|                                                    |                                       |                                       |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| PureLine/VitroLine                                 | PureLine/VitroLine                    | PureLine                              | PureLine/VitroLine                    |
| EasyControl-display med vred                       | EasyControl-display med vred          | DirectSensor S-display                | DirectSensor S-display                |
| PerfectClean-plåtar och inredning                  | PerfectClean-plåtar                   | PerfectClean-plåtar                   | PerfectClean-plåtar                   |
| 76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa                  | 76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa     | 76 liter innervolym/1 halogenlampa    | 76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa     |
| 5 falshöjder                                       | 5 falshöjder                          | 5 falshöjder                          | 5 falshöjder                          |
| 7 ugnsfunktioner                                   | 7 ugnsfunktioner                      | 8 ugnsfunktioner                      | 10 ugnsfunktioner                     |
| Ugnstemperatur: 30-250°C                           | Ugnstemperatur: 30-280°C              | Ugnstemperatur: 30-300°C              | Ugnstemperatur: 30-300°C              |
| Exakt elektronisk temperaturreglering              | Exakt elektronisk temperaturreglering | Exakt elektronisk temperaturreglering | Exakt elektronisk temperaturreglering |
| PerfectClean ugnsutrymme med katalytisk bakre vägg | Pyrolytisk självrengöring             | Pyrolytisk självrengöring             | Pyrolytisk självrengöring             |
| SoftOpen/SoftClose                                 | SoftOpen/SoftClose                    | SoftOpen/SoftClose                    | SoftOpen/SoftClose                    |
| 1 par FlexiClips ingår                             | 1 par FlexiClips ingår                | 1 par FlexiClips ingår                | 1 par FlexiClips ingår                |
|                                                    |                                       |                                       | WifiConn@ct                           |
|                                                    |                                       |                                       | Kombitillagning med ånga              |
|                                                    |                                       |                                       |                                       |
|                                                    |                                       |                                       |                                       |
|                                                    |                                       |                                       |                                       |
|                                                    |                                       |                                       |                                       |
|                                                    |                                       |                                       |                                       |
|                                                    |                                       |                                       |                                       |
|                                                    |                                       |                                       |                                       |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A+    | Energiklass: A+    | Energiklass: A+    | Energiklass: A+    |
| 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A |

**PureLine 13 890 kr**  
**VitroLine 15 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 18 690 kr**  
**VitroLine 20 290 kr**



Rekommenderat cirkapris

**21 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 27 490 kr**  
**VitroLine 28 990 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele inbygggnadsugnar



## H 7460 BP



## H 7464 BP



## H 7464 BPX



## H 7660 BP

|                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| PureLine/VitroLine                               | PureLine/VitroLine                               | Artline                                          | PureLine/VitroLine                               |
| DirectSensor-display                             | DirectSensor-display                             | DirectSensor-display                             | MTouch S-display                                 |
| PerfectClean-plåtar                              | PerfectClean-plåtar                              | PerfectClean-plåtar                              | PerfectClean-plåtar                              |
| 76 liter innervolym/1 LED-spot                   | 76 liter innervolym/1 LED-spot                   | 76 liter innervolym/1 LED-spot                   | 76 liter ugnsvolym/BrilliantLight                |
| 5 falshöjder                                     | 5 falshöjder                                     | 5 falshöjder                                     | 5 falshöjder                                     |
| 13 ugnsfunktioner                                | 13 ugnsfunktioner                                | 13 ugnsfunktioner                                | 17 ugnsfunktioner                                |
| Ugnstemperatur: 30-300°C                         | Ugnstemperatur: 30-300°C                         | Ugnstemperatur: 30-300°C                         | Ugnstemperatur: 30-300°C                         |
| Exakt elektronisk temperaturreglering            | Exakt elektronisk temperaturreglering            | Exakt elektronisk temperaturreglering            | Exakt elektronisk temperaturreglering            |
| Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)              | Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)              | Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)              | Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)              |
| 45 automatikprogram                              | 40 automatikprogram                              | 40 automatikprogram                              | 80 automatikprogram                              |
| SoftOpen/SoftClose                               | SoftOpen/SoftClose                               | SoftOpen/SoftClose/Touch2Open                    | SoftOpen/SoftClose                               |
| 1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår | 1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår | 1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår | 1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår |
| WiFiConn@ct                                      | WiFiConn@ct                                      | WiFiConn@ct                                      | WiFiConn@ct                                      |
| Kombitillagning med ånga                         | Kombitillagning med ånga                         | Kombitillagning med ånga                         | Kombitillagning med ånga                         |
| 20 st egna program                               | 20 st egna program                               | 20 st egna program                               | 20 egna program                                  |
| TasteControl                                     | TasteControl                                     | TasteControl                                     | TasteControl                                     |
|                                                  | Stektermometer                                   | Stektermometer                                   | Stektermometer                                   |
|                                                  |                                                  |                                                  | MotionReact                                      |
|                                                  |                                                  |                                                  | AirClean katalysator                             |
|                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A+    | Energiklass: A+    | Energiklass: A+    | Energiklass: A+    |
| 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A |

**PureLine 32 090 kr**  
**VitroLine 33 790 kr**

Rekommenderat cirkpris

**PureLine 33 790 kr**  
**VitroLine 35 390 kr**


Rekommenderat cirkpris

**35 390 kr**

Rekommenderat cirkpris

**PureLine 41 390 kr**  
**VitroLine 42 490 kr**

Rekommenderat cirkpris



Det rekommenderade cirkpriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



## H 7860 BP



## H 7860 BPX



## H 7890 BP

90 cm bred



## H 7440 BPX

45 cm hög

|                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| PureLine/VitroLine                               | Artline                                          | Pureline                                         | ArtLine                                          |
| MTouch-display                                   | MTouch-display                                   | MTouch-display                                   | DirectSensor-display                             |
| PerfectClean-plåtar                              | PerfectClean-plåtar                              | PerfectClean-plåtar                              | PerfectClean-plåtar                              |
| 76 liter ugnsvolym/BrilliantLight                | 76 liter ugnsvolym/BrilliantLight                | 90 liter ugnsvolym/BrilliantLight                | 49 liter ugnsvolym/1 halogenlampa                |
| 5 falshöjder                                     | 5 falshöjder                                     | 5 falshöjder                                     | 3 falshöjder                                     |
| 17 ugnsfunktioner                                | 17 ugnsfunktioner                                | 17 ugnsfunktioner                                | 13 ugnsfunktioner                                |
| Ugnstemperatur: 30-300°C                         | Ugnstemperatur: 30-300°C                         | Ugnstemperatur: 30-300°C                         | Ugnstemperatur: 30-300°C                         |
| Exakt elektronisk temperaturreglering            | Exakt elektronisk temperaturreglering            | Exakt elektronisk temperaturreglering            | Exakt elektronisk temperaturreglering            |
| Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)              | Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)              | Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)              | Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)              |
| 80 automatikprogram                              | 80 automatikprogram                              | 80 automatikprogram                              | 45 automatikprogram                              |
| SoftOpen/SoftClose                               | SoftOpen/SoftClose/Touch2Open                    | SoftOpen/SoftClose                               | SoftOpen/SoftClose/Touch2Open                    |
| 1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår | 1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår | 1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår | 1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår |
| WiFiConn@ct                                      | WiFiConn@ct                                      | WiFiConn@ct                                      | WiFiConn@ct                                      |
| Kombitillagning med ånga                         | Kombitillagning med ånga                         | Kombitillagning med ånga                         | Kombitillagning med ånga                         |
| 20 egna program                                  | 20 egna program                                  | 20 egna program                                  | 20 egna program                                  |
| TasteControl                                     | TasteControl                                     |                                                  | TasteControl                                     |
| Trådlös stektermometer                           | Trådlös stektermometer                           | Trådlös stektermometer                           |                                                  |
| MotionReact                                      | MotionReact                                      | MotionReact                                      |                                                  |
| AirClean katalysator                             | AirClean katalysator                             | AirClean katalysator                             |                                                  |
| FoodView                                         | FoodView                                         | FoodView                                         |                                                  |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A+    | Energiklass: A+    | Energiklass: A+    | Energiklass: A+    |
| 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 3 ~ N, 400 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A |

**PureLine 54 390 kr**

**VitroLine 55 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**55 990 kr**



Rekommenderat cirkapris

**108 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**33 790 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele kombinationsugnar med mikro



## H 7140 BM



## H 7240 BM



## H 7440 BM



## H 7440 BMX

|                                   |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ContourLine                       | PureLine/VitroLine                | PureLine/VitroLine                | ArtLine                           |
| DirectSensor S-display            | DirectSensor S-display            | DirectSensor-display              | DirectSensor-display              |
| PerfectClean-ugnsutrymme          | PerfectClean-ugnsutrymme          | PerfectClean-ugnsutrymme          | PerfectClean-ugnsutrymme          |
| 43 liter innervolym/1 st LED-spot | 43 liter innervolym/1 st LED-spot | 43 liter innervolym/1 st LED-spot | 43 liter innervolym/1 st LED-spot |
| 3 falshöjder                      | 3 falshöjder                      | 3 falshöjder                      | 3 falshöjder                      |
| 10 ugnsfunktioner                 | 10 ugnsfunktioner                 | 10 ugnsfunktioner                 | 10 ugnsfunktioner                 |
| 20 Automatikprogram               | 20 Automatikprogram               | 45 Automatikprogram               | 45 Automatikprogram               |
| Mikrofunktion (80-1 000 W)        | Mikrofunktion (80-1 000 W)        | Mikrofunktion (80-1 000 W)        | Mikrofunktion (80-1 000 W)        |
| Kombitillagning                   | Kombitillagning                   | Kombitillagning                   | Kombitillagning                   |
| Ugnstemperatur: 30-250°C          | Ugnstemperatur: 30-250°C          | Ugnstemperatur: 30-250 °C         | Ugnstemperatur: 30-250°C          |
| SoftOpen/SoftClose                | SoftOpen/SoftClose                | SoftOpen/SoftClose                | SoftOpen/SoftClose/Touch2Open     |
| WiFiConn@ct                       | WiFiConn@ct                       | WiFiConn@ct                       | WiFiConn@ct                       |
|                                   |                                   |                                   |                                   |
|                                   |                                   |                                   |                                   |
|                                   |                                   |                                   |                                   |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A |
|                    |                    |                    |                    |

**24 590 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 24 590 kr**  
**VitroLine 25 990 kr**





Rekommenderat cirkapris

**PureLine 30 190 kr**  
**VitroLine 32 090 kr**

Rekommenderat cirkapris

**32 090 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele kombinationsugnar med mikro



**H 7640 BM**



**H 7840 BM**



**H 7840 BMX**

|                                  |                                  |                                  |  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| PureLine/VitroLine               | PureLine/VitroLine               | ArtLine                          |  |
| MTouch S-display                 | MTouch-display                   | MTouch-display                   |  |
| PerfectClean ugnsutrymme         | PerfectClean ugnsutrymme         | PerfectClean ugnsutrymme         |  |
| 43 liter innervolum/1st LED-spot | 43 liter innervolum/1st LED-spot | 43 liter innervolum/1st LED-spot |  |
| 3 falshöjder                     | 3 falshöjder                     | 3 falshöjder                     |  |
| 14 ugnsfunktioner                | 14 ugnsfunktioner                | 14 ugnsfunktioner                |  |
| 80 automatikprogram              | 80 automatikprogram              | 80 automatikprogram              |  |
| Mikrofunktion (80-1 000 W)       | Mikrofunktion (80-1 000 W)       | Mikrofunktion (80-1 000 W)       |  |
| Kombitillagning                  | Kombitillagning                  | Kombitillagning                  |  |
| Ugnstemperatur: 30-250°C         | Ugnstemperatur: 30-250°C         | Ugnstemperatur: 30-250°C         |  |
| SoftOpen/SoftClose               | SoftOpen/SoftClose               | SoftOpen/SoftClose/Touch2Open    |  |
| WiFiConn@ct                      | WiFiConn@ct                      | WiFiConn@ct                      |  |
| Stektermometer                   | Stektermometer                   | Stektermometer                   |  |
| MotionReact                      | MotionReact                      | MotionReact                      |  |
|                                  |                                  |                                  |  |

|                     |                     |                     |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>Teknisk data</b> | <b>Teknisk data</b> | <b>Teknisk data</b> |  |
| 1 ~ N, 230 V, 16 A  | 1 ~ N, 230 V, 16 A  | 1 ~ N, 230 V, 16 A  |  |
|                     |                     |                     |  |

**PureLine 35 390 kr**  
**VitroLine 36 990 kr**




Rekommenderat cirkapris

**PureLine 41 990 kr**  
**VitroLine 43 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**43 690 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele ångugnar



**DG 2740**



**DG 7140**



**DG 2840**



**DG 7240**

|                                          |                                          |                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| ContourLine                              | ContourLine                              | PureLine                                 | PureLine                                 |
| EasySensor-display                       | DirectSensorS-display                    | EasySensor-display                       | DirectSensorS-display                    |
| Rostfritt innerutrymme                   | Rostfritt innerutrymme                   | Rostfritt innerutrymme                   | Rostfritt innerutrymme                   |
| 40 liter innervolym                      | 40 liter innervolym                      | 40 liter innervolym                      | 40 liter innervolym                      |
| 4 falshöjder                             | 4 falshöjder                             | 4 falshöjder                             | 4 falshöjder                             |
| DualSteam                                | DualSteam                                | DualSteam                                | DualSteam                                |
| Extern ånggenerering                     | Extern ånggenerering                     | Extern ånggenerering                     | Extern ånggenerering                     |
| Ugnstemperatur 40-100°C                  | Ugnstemperatur: 40-100°C                 | Ugnstemperatur: 40-100°C                 | Ugnstemperatur: 40-100°C                 |
| 20 Automatikprogram                      | 20 Automatikprogram                      | 20 Automatikprogram                      | 20 Automatikprogram                      |
| Vattenbehållare för ca 90 min tillagning | Vattenbehållare för ca 90 min tillagning | Vattenbehållare för ca 90 min tillagning | Vattenbehållare för ca 90 min tillagning |
| SoftOpen/SoftClose                       | SoftOpen/SoftClose                       | SoftOpen/SoftClose                       | SoftOpen/SoftClose                       |
|                                          | WifiConn@ct                              |                                          | WifiConn@ct                              |
|                                          |                                          |                                          |                                          |
|                                          |                                          |                                          |                                          |
|                                          |                                          |                                          |                                          |
|                                          |                                          |                                          |                                          |
|                                          |                                          |                                          |                                          |
|                                          |                                          |                                          |                                          |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 10 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A |

**16 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**20 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**16 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**20 290 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele kombiångugnar



**DG 7440**



**DGC 7340 HC Pro**



**DGC 7540 HC Pro**



**DGC 7440 HC Pro**

|                                          |                             |                             |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| PureLine/VitroLine                       | ContourLine                 | ContourLine                 | PureLine/VitroLine          |
| DirectSensor-display                     | DirectSensor-display        | MTouch S-display            | DirectSensor-display        |
| Rostfritt innerutrymme/2 LED-spot        | Rostfritt innerutrymme      | Rostfritt innerutrymme      | Rostfritt innerutrymme      |
| 40 liter innervolym                      | BrilliantLight              | BrilliantLight              | BrilliantLight              |
| 4 falshöjder                             | 47 liter innervolym         | 47 liter innervolym         | 47 liter innervolym         |
| DualSteam                                | 3 falshöjder                | 3 falshöjder                | 3 falshöjder                |
| Extern ånggenerering                     | Vattenbehållare             | Vattenbehållare             | Vattenbehållare             |
| Ugnstemperatur: 40-100°C                 | DualSteam                   | DualSteam                   | DualSteam                   |
| 135 Automatikprogram                     | 24 tillagningsfunktioner    | 24 tillagningsfunktioner    | 24 tillagningsfunktioner    |
| Vattenbehållare för ca 90 min tillagning | Ugnstemperatur: 30-230°C    | Ugnstemperatur: 30-230°C    | Ugnstemperatur: 30-230°C    |
| SoftOpen/SoftClose                       | Ångugnstemperatur 40-100 °C | Ångugnstemperatur 40-100 °C | Ångugnstemperatur 40-100 °C |
| WiFiConn@ct                              | 265 automatikprogram        | 265 automatikprogram        | 265 automatikprogram        |
| Egna program                             | SoftOpen/SoftClose          | SoftOpen/SoftClose          | SoftOpen/SoftClose          |
|                                          | MotionReact                 | MotionReact                 |                             |
|                                          | WiFiConn@ct                 | WiFiConn@ct                 | WiFiConn@ct                 |
|                                          | Stektermometer              | Stektermometer              |                             |
|                                          | HydroClean                  | HydroClean                  | HydroClean                  |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A |

**PureLine 26 890 kr**

**VitroLine 28 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**36 790 kr**

Rekommenderat cirkapris


**48 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 36 790 kr**

**VitroLine 38 190 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele kombiångugnar



**Nyhet!**



**Nyhet!**



**Nyhet!**



**Nyhet!**

**DGC 7440 HCX Pro**

**DGC 7640 HC Pro**

**DGC 7645 HC Pro**

**DGC 7840 HC Pro**

|                               |                             |                                    |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ArtLine                       | PureLine/VitroLine          | PureLine/VitroLine                 | PureLine/VitroLine          |
| DirectSensor-display          | MTouch S-display            | MTouch S-display                   | MTouch-display              |
| Rostfritt innerutrymme        | Rostfritt innerutrymme      | Rostfritt innerutrymme             | Rostfritt innerutrymme      |
| BrilliantLight                | BrilliantLight              | BrilliantLight                     | BrilliantLight              |
| 47 liter innervolym           | 47 liter innervolym         | 47 liter innervolym                | 47 liter innervolym         |
| 3 falshöjder                  | 3 falshöjder                | 3 falshöjder                       | 3 falshöjder                |
| Vattenbehållare               | Vattenbehållare             | Fast vatten- och avloppsanslutning | Vattenbehållare             |
| DualSteam                     | DualSteam                   | DualSteam                          | DualSteam                   |
| 24 tillagningsfunktioner      | 24 tillagningsfunktioner    | 24 tillagningsfunktioner           | 24 tillagningsfunktioner    |
| Ugnstemperatur: 30-230°C      | Ugnstemperatur: 30-230°C    | Ugnstemperatur: 30-230°C           | Ugnstemperatur: 30-230°C    |
| Ångugnstemperatur 40-100 °C   | Ångugnstemperatur 40-100 °C | Ångugnstemperatur 40-100 °C        | Ångugnstemperatur 40-100 °C |
| 265 automatikprogram          | 265 automatikprogram        | 265 automatikprogram               | 265 Automatikprogram        |
| SoftOpen/SoftClose/Touch2Open | SoftOpen/SoftClose          | SoftOpen/SoftClose                 | SoftOpen/SoftClose          |
|                               | MotionReact                 | MotionReact                        | MotionReact                 |
| WiFiConn@ct                   | WiFiConn@ct                 | WiFiConn@ct                        | WiFiConn@ct                 |
|                               | Stektermometer              | Stektermometer                     | Trådlös stektermometer      |
| HydroClean                    | HydroClean                  | HydroClean                         | HydroClean                  |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A |

**38 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 48 390 kr**

**VitroLine 49 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 51 490 kr**

**VitroLine 52 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 56 390 kr**

**VitroLine 57 990 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



**Nyhet!**



**Nyhet!**



**Nyhet!**

**DGC 7840 HCX Pro**

**DGC 7845 HC Pro**

**DGC 7845 HCX Pro**

|                               |                                    |                                    |  |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| ArtLine                       | PureLine/VitroLine                 | ArtLine                            |  |
| MTouch-display                | MTouch-display                     | MTouch-display                     |  |
| Rostfritt innerutrymme        | Rostfritt innerutrymme             | Rostfritt innerutrymme             |  |
| BrilliantLight                | BrilliantLight                     | BrilliantLight                     |  |
| 47 liter innervolym           | 47 liter innervolym                | 47 liter innervolym                |  |
| 3 falshöjder                  | 3 falshöjder                       | 3 falshöjder                       |  |
| Vattenbehållare               | Fast vatten- och avloppsanslutning | Fast vatten- och avloppsanslutning |  |
| DualSteam                     | DualSteam                          | DualSteam                          |  |
| 24 tillagningsfunktioner      | 24 tillagningsfunktioner           | 24 tillagningsfunktioner           |  |
| Ugnstemperatur: 30-230°C      | Ugnstemperatur: 30-230°C           | Ugnstemperatur: 30-230°C           |  |
| Ångugnstemperatur 40-100 °C   | Ångugnstemperatur 40-100 °C        | Ångugnstemperatur 40-100 °C        |  |
| 265 Automatikprogram          | 265 Automatikprogram               | 265 Automatikprogram               |  |
| SoftOpen/SoftClose/Touch2Open | SoftOpen/SoftClose                 | SoftOpen/SoftClose/Touch2Open      |  |
| MotionReact                   | MotionReact                        | MotionReact                        |  |
| WiFiConn@ct                   | WiFiConn@ct                        | WiFiConn@ct                        |  |
| Trådlös stektermometer        | Trådlös stektermometer             | Trådlös stektermometer             |  |
| HydroClean                    | HydroClean                         | HydroClean                         |  |

|                     |                     |                     |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>Teknisk data</b> | <b>Teknisk data</b> | <b>Teknisk data</b> |  |
| 1 ~ N, 230 V, 16 A  | 1 ~ N, 230 V, 16 A  | 1 ~ N, 230 V, 16 A  |  |

**57 990 kr**

Rekommenderat cirkapris


**PureLine 59 490 kr**

**VitroLine 60 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**60 290 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele kombiångugnar



**Nyhet!**

**DGC 7150**



**Nyhet!**

**DGC 7350**



**Nyhet!**

**DGC 7250**



**Nyhet!**

**DGC 7450**

|                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ContourLine                                                    | ContourLine                                                    | PureLine/VitroLine                                             | PureLine/VitroLine                                             |
| DirectSensor S-display                                         | DirectSensor-display                                           | DirectSensor S-display                                         | DirectSensor-display                                           |
| Emaljerat innerutrymme/Perfect-Clean och katalytisk bakre vägg | Emaljerat innerutrymme/Perfect-Clean och katalytisk bakre vägg | Emaljerat innerutrymme/Perfect-Clean och katalytisk bakre vägg | Emaljerat innerutrymme/Perfect-Clean och katalytisk bakre vägg |
| 1 Halogen-Spot                                                 | 1 LED-Spot                                                     | 1 Halogen-Spot                                                 | 1 LED-Spot                                                     |
| 76 liter innervolym                                            | 76 liter innervolym                                            | 76 liter innervolym                                            | 76 liter innervolym                                            |
| 5 falshöjder                                                   | 5 falshöjder                                                   | 5 falshöjder                                                   | 5 falshöjder                                                   |
| Vattenbehållare -sugrör för vatten                             | Vattenbehållare -sugrör för vatten                             | Vattenbehållare -sugrör för vatten                             | Vattenbehållare -sugrör för vatten                             |
| MonoSteam                                                      | MonoSteam                                                      | MonoSteam                                                      | MonoSteam                                                      |
| 12 tillagningsfunktioner                                       | 16 tillagningsfunktioner                                       | 12 tillagningsfunktioner                                       | 16 tillagningsfunktioner                                       |
| Ugnstemperatur: 30-250°C                                       | Ugnstemperatur: 30-250°C                                       | Ugnstemperatur: 30-250°C                                       | Ugnstemperatur: 30-250°C                                       |
| Ångugnstemperatur 70-100 °C                                    | Ångugnstemperatur 70-100 °C                                    | Ångugnstemperatur 70-100 °C                                    | Ångugnstemperatur 70-100 °C                                    |
| 44 automatikprogram (29 ugn/15 ånga)                           | 220 automatikprogram (76 ugn/144 ånga)                         | 44 automatikprogram (29 ugn/15 ånga)                           | 220 automatikprogram (76 ugn/144 ånga)                         |
| SoftOpen/SoftClose                                             | SoftOpen/SoftClose                                             | SoftOpen/SoftClose                                             | SoftOpen/SoftClose                                             |
| WiFiConn@ct                                                    | WiFiConn@ct                                                    | WiFiConn@ct                                                    | WiFiConn@ct                                                    |
| TasteControl                                                   | TasteControl                                                   | TasteControl                                                   | TasteControl                                                   |
| Moisture Plus                                                  | Moisture Plus                                                  | Moisture Plus                                                  | Moisture Plus                                                  |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A |

**24 890 kr**

Rekommenderat cirka pris

**29 290 kr**

Rekommenderat cirka pris

**PureLine 24 890 kr**

**VitroLine 26 390 kr**  
Rekommenderat cirka pris

**PureLine 29 290 kr**

**VitroLine 30 790 kr**  
Rekommenderat cirka pris



Det rekommenderade cirka priset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele kombiångugnar



**Nyhet!**



**Nyhet!**



**Nyhet!**



**Nyhet!**

**DGC 7460 HC Pro**

**DGC 7460 HCX Pro**

**DGC 7660 HC Pro**

**DGC 7665 HC Pro**

|                             |                               |                             |                                   |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| PureLine/VitroLine          | ArtLine                       | PureLine/VitroLine          | PureLine/VitroLine                |
| DirectSensor-display        | DirectSensor-display          | MTouch S-display            | MTouch S-display                  |
| Rostfritt innerutrymme      | Rostfritt innerutrymme        | Rostfritt innerutrymme      | Rostfritt innerutrymme            |
| BrilliantLight              | BrilliantLight                | BrilliantLight              | BrilliantLight                    |
| 67 liter innervolym         | 67 liter innervolym           | 67 liter innervolym         | 67 liter innervolym               |
| 4 falshöjder                | 4 falshöjder                  | 4 falshöjder                | 4 falshöjder                      |
| Vattenbehållare             | Vattenbehållare               | Vattenbehållare             | Fast vatten-och avloppsanslutning |
| DualSteam                   | DualSteam                     | DualSteam                   | DualSteam                         |
| 24 tillagningsfunktioner    | 24 tillagningsfunktioner      | 24 tillagningsfunktioner    | 24 tillagningsfunktioner          |
| Ugnstemperatur: 30-230°C    | Ugnstemperatur: 30-230°C      | Ugnstemperatur: 30-230°C    | Ugnstemperatur: 30-230°C          |
| Ångugnstemperatur 40-100 °C | Ångugnstemperatur 40-100 °C   | Ångugnstemperatur 40-100 °C | Ångugnstemperatur 40-100 °C       |
| 265 automatikprogram        | 265 automatikprogram          | 265 automatikprogram        | 265 automatikprogram              |
| SoftOpen/SoftClose          | SoftOpen/SoftClose/Touch2Open | SoftOpen/SoftClose          | SoftOpen/SoftClose                |
| WiFiConn@ct                 | WiFiConn@ct                   | WiFiConn@ct                 | WiFiConn@ct                       |
|                             |                               | MotionReact                 | MotionReact                       |
|                             |                               | Stektermometer              | Stektermometer                    |
| HydroClean                  | HydroClean                    | HydroClean                  | HydroClean                        |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A |

**PureLine 43 990 kr**

**VitroLine 45 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**45 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 58 190 kr**

**VitroLine 59 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 60 990 kr**

**VitroLine 62 790 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele kombiångugnar



**Nyhet!**



**Nyhet!**



**Nyhet!**



**Nyhet!**

**DGC 7860 HC Pro**

**DGC 7860 HCX Pro**

**DGC 7865 HC Pro**

**DGC 7865 HCX Pro**

|                             |                               |                                   |                                   |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PureLine/VitroLine          | ArtLine                       | PureLine/VitroLine                | ArtLine                           |
| MTouch-display              | MTouch-display                | MTouch-display                    | MTouch-display                    |
| Rostfritt innerutrymme      | Rostfritt innerutrymme        | Rostfritt innerutrymme            | Rostfritt innerutrymme            |
| BrilliantLight              | BrilliantLight                | BrilliantLight                    | BrilliantLight                    |
| 67 liter innervolym         | 67 liter innervolym           | 67 liter innervolym               | 67 liter innervolym               |
| 4 falshöjder                | 4 falshöjder                  | 4 falshöjder                      | 4 falshöjder                      |
| Vattenbehållare             | Vattenbehållare               | Fast vatten-och avloppsanslutning | Fast vatten-och avloppsanslutning |
| DualSteam                   | DualSteam                     | DualSteam                         | DualSteam                         |
| 24 tillagningsfunktioner    | 24 tillagningsfunktioner      | 24 tillagningsfunktioner          | 24 tillagningsfunktioner          |
| Ugnstemperatur: 30-230°C    | Ugnstemperatur: 30-230°C      | Ugnstemperatur: 30-230°C          | Ugnstemperatur: 30-230°C          |
| Ångugnstemperatur 40-100 °C | Ångugnstemperatur 40-100 °C   | Ångugnstemperatur 40-100 °C       | Ångugnstemperatur 40-100 °C       |
| 265 automatikprogram        | 265 automatikprogram          | 265 automatikprogram              | 265 automatikprogram              |
| SoftOpen/SoftClose          | SoftOpen/SoftClose/Touch2Open | SoftOpen/SoftClose                | SoftOpen/SoftClose/Touch2Open     |
| WiFiConn@ct                 | WiFiConn@ct                   | WiFiConn@ct                       | WiFiConn@ct                       |
| MotionReact                 | MotionReact                   | MotionReact                       | MotionReact                       |
| Trådlös stektermometer      | Trådlös stektermometer        | Trådlös stektermometer            | Trådlös stektermometer            |
| HydroClean                  | HydroClean                    | HydroClean                        | HydroClean                        |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A |

**PureLine 67 590 kr**

**VitroLine 69 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**69 190 kr**

Rekommenderat cirkapris



**PureLine 70 490 kr**

**VitroLine 71 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**71 990 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele ångugn med mikro



**DGM 7340**



**DGM 7440**



**DGM 7640**



**DGM 7840**

|                                                                  |                                                       |                                                       |                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ContourLine                                                      | PureLine/VitroLine                                    | PureLine/VitroLine                                    | PureLine/VitroLine                                    |
| DirectSensor-display                                             | DirectSensor-display                                  | MTouch S-display                                      | MTouch-display                                        |
| Rostfritt innerutrymme/2 LED-spot                                | Rostfritt innerutrymme/2 LED-spot                     | Rostfritt innerutrymme/2 LED-spot                     | Rostfritt innerutrymme/2 LED-spot                     |
| 40 liter innervolym                                              | 40 liter innervolym                                   | 40 liter innervolym                                   | 40 liter innervolym                                   |
| 4 falshöjder                                                     | 4 falshöjder                                          | 4 falshöjder                                          | 4 falshöjder                                          |
| Vattenbehållare för ca 90 min                                    | Vattenbehållare för ca 90 min                         | Vattenbehållare för ca 90 min                         | Vattenbehållare för ca 90 min                         |
| DualSteam                                                        | DualSteam                                             | DualSteam                                             | DualSteam                                             |
| Tillagning med ånga, ånga med mikro, sous-vide, mikro (10 funk.) | Tillagning med ånga, ånga med mikro, sous-vide, mikro | Tillagning med ånga, ånga med mikro, sous-vide, mikro | Tillagning med ånga, ånga med mikro, sous-vide, mikro |
| Extern ånggenerering                                             | Extern ånggenerering                                  | Extern ånggenerering                                  | Extern ånggenerering                                  |
| Ångugnstemperatur 40-100 °C                                      | Ångugnstemperatur 40-100 °C                           | Ångugnstemperatur 40-100 °C                           | Ångugnstemperatur 40-100 °C                           |
| Mikrofunktion (80-1 000 W)                                       | Mikrofunktion (80-1 000 W)                            | Mikrofunktion (80-1 000 W)                            | Mikrofunktion (80-1 000 W)                            |
| 180 Automatikprogram                                             | 180 Automatikprogram                                  | 180 Automatikprogram                                  | 180 Automatikprogram                                  |
| SoftOpen                                                         | SoftOpen                                              | SoftOpen                                              | SoftOpen                                              |
| Snabbtillagning                                                  | Snabbtillagning                                       | Snabbtillagning                                       | Snabbtillagning                                       |
| WiFiConn@ct                                                      | WiFiConn@ct                                           | WiFiConn@ct                                           | WiFiConn@ct                                           |
|                                                                  | Egna program                                          | Egna program                                          | Egna program                                          |
|                                                                  |                                                       | MotionReact                                           | MotionReact                                           |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A |

**33 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 33 290 kr**

**VitroLine 34 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 49 890 kr**

**VitroLine 51 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 59 390 kr**

**VitroLine 60 990 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele mikrovågsugnar



**M 6012 SC**



**M 2224 SC**



**M 2230 SC**



**M 2234 SC**

|                                |                                      |                              |                              |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Fristående (BxHxD 520x305x422) | För vägg- eller högskåp (50 cm bred) | För vägg- eller högskåp      | För vägg- eller högskåp      |
| Rostfri/CleanSteel             | VitroLine                            | VitroLine                    | VitroLine                    |
| Ugnsutrymme i rostfritt stål   | Ugnsutrymme i rostfritt stål         | Ugnsutrymme i rostfritt stål | Ugnsutrymme i rostfritt stål |
| EasyControl-display på sidan   | EasySensor-display på sidan          | EasySensor-display på sidan  | EasySensor-display på sidan  |
| Vänsterhängd lucka             | Vänsterhängd lucka                   | Vänsterhängd lucka           | Vänsterhängd lucka           |
| Innervolym på 26 liter         | Innervolym på 17 liter               | Innervolym på 17 liter       | Innervolym på 17 liter       |
| Plats för 32,5 cm stor tallrik | Plats för 27 cm stor tallrik         | Plats för 27 cm stor tallrik | Plats för 27 cm stor tallrik |
| 17 st Automatikprogram         | 15 Automatikprogram                  | 10 Automatikprogram          | 15 Automatikprogram          |
| 7 effektlägen (80-900 W)       | 7 effektlägen (80-800 W)             | 7 effektlägen (80-800 W)     | 7 effektlägen (80-800 W)     |
|                                | Snabbstartknapp                      | Snabbstartknapp              | Snabbstartknapp              |
| Grill (800W)                   | Grill (800 W)                        |                              | Grill (800 W)                |
|                                |                                      |                              |                              |
|                                |                                      |                              |                              |
|                                |                                      |                              |                              |
|                                |                                      |                              |                              |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 ~ N, 230 V, 10 A | 1 ~ N, 230 V, 10 A | 1 ~ N, 230 V, 10 A | 1 ~ N, 230 V, 10 A |
|                    |                    |                    |                    |

**8 995 kr**

Rekommenderat cirkapris

**12 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**12 090 kr**

Rekommenderat cirkapris

**13 690 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele mikrovågsugnar



**M 2240 SC**



**M 7140 TC**



**M 7240 TC**



**M 7244 TC**

|                              |                              |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| För högskåp                  | För högskåp                  | För högskåp                  | För högskåp                  |
| VitroLine                    | ContourLine                  | PureLine                     | PureLine/VitroLine           |
| Ugnsutrymme i rostfritt stål | Ugnsutrymme i rostfritt stål | Ugnsutrymme i rostfritt stål | Ugnsutrymme i rostfritt stål |
| EasySensor-display på sidan  | DirectSensor S-display ovan  | DirectSensor S-display ovan  | DirectSensor S-display ovan  |
| Vänsterhängd lucka           | Lucka öppnas nedåt           | Lucka öppnas nedåt           | Lucka öppnas nedåt           |
| Innervolym på 26 liter       | Innervolym på 46 liter       | Innervolym på 46 liter       | Innervolym på 46 liter       |
| Plats för 32 cm stor tallrik | Plats för 40 cm stor tallrik | Plats för 40 cm stor tallrik | Plats för 40 cm stor tallrik |
| 10 Automatikprogram          | 35 Automatikprogram          | 35 Automatikprogram          | 35 Automatikprogram          |
| 7 effektlägen (80-900 W)     | 7 effektlägen (80-900 W)     | 7 effektlägen (80-900 W)     | 7 effektlägen (80-900 W)     |
| Snabbstartknapp              | Snabbstartknapp              | Snabbstartknapp              | Snabbstartknapp              |
|                              | SoftOpen/SoftClose           | SoftOpen/SoftClose           | SoftOpen/SoftClose           |
|                              | Popcorn-funktion             | Popcorn-funktion             | Popcorn-funktion             |
|                              |                              |                              | Grill (1 500 W)              |
|                              |                              |                              |                              |
|                              |                              |                              |                              |

|                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Teknisk data</b> | <b>Teknisk data</b> | <b>Teknisk data</b> | <b>Teknisk data</b> |
| 1 ~ N, 230 V, 10 A  | 1 ~ N, 230 V, 10 A  | 1 ~ N, 230 V, 10 A  | 1 ~ N, 230 V, 10 A  |
|                     |                     |                     |                     |

**14 590 kr**

Rekommenderat cirkapris

**17 090 kr**

Rekommenderat cirkapris

**17 090 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 20 290 kr**

**VitroLine 21 890 kr**

Rekommenderat cirkapris




Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele mat- och porslinsvärmare



**ESW 7110**



**ESW 7010**



**ESW 7020**



**ESW 7120**

|                                |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ContourLine                    | PureLine/VitroLine             | PureLine/VitroLine             | ContourLine                    |
| 14 cm hög                      | 14 cm hög                      | 29 cm hög                      | 29 cm hög                      |
| Push2open                      | Push2open                      | Push2open                      | Push2open                      |
| Uppvärmning av koppar och fat  | Uppvärmning av koppar och fat  | Uppvärmning av koppar och fat  | Uppvärmning av koppar och fat  |
| Temperatur mellan: 40-85°C     | Temperatur mellan: 40-85°C     | Temperatur mellan: 40-85°C     | Temperatur mellan: 40-85°C     |
| Varmhållning av mat            | Varmhållning av mat            | Varmhållning av mat            | Varmhållning av mat            |
| Lågtemperaturlagning           | Lågtemperaturlagning           | Lågtemperaturlagning           | Lågtemperaturlagning           |
| Manöverpanel med touchstyrning | Manöverpanel med touchstyrning | Manöverpanel med touchstyrning | Manöverpanel med touchstyrning |
| Kapacitet för 6 kuvert         | Kapacitet för 6 kuvert         | Kapacitet för 12 kuvert        | Kapacitet för 12 kuvert        |
| Timerfunktion                  | Timerfunktion                  | Timerfunktion                  | Timerfunktion                  |
| WiFiConn@ct                    | WiFiConn@ct                    | WiFiConn@ct                    | WiFiConn@ct                    |
|                                |                                |                                |                                |
|                                |                                |                                |                                |
|                                |                                |                                |                                |
|                                |                                |                                |                                |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 ~ N, 230 V, 10 A | 1 ~ N, 230 V, 10 A | 1 ~ N, 230 V, 10 A | 1 ~ N, 230 V, 10 A |
|                    |                    |                    |                    |

**14 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 890 kr**





Rekommenderat cirkapris

**16 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**16 390 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

## Miele mat- och porslinsvärmare

## Miele Vakuumförpackare




### ESW 7030

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| VitroLine                      | PureLine/VitroLine                    |
| 31,7 cm hög                    | 14 cm hög                             |
| Push2open                      | Push2open                             |
| Uppvärmning av koppar och fat  | Vakuumkammare 8 liter                 |
| Temperatur mellan 40-85°C      | 3 olika vakuumnivåer upp till 99,9%   |
| Varmhållning av mat            | Vakuumförpackning av mat              |
| Lågtemperaturtillagning        | 100 vakuumpåsar medföljer             |
| Manöverpanel med touchstyrning | Förberedelse för Sous Vide-tillagning |
| Kapacitet för 12 kuvert        | Manöverpanel med touchstyrning        |
| Timerfunktion                  | Max påsstorlek 250-350mm              |
| WiFiConn@ct                    | 100 vakuumpåsar medföljer             |
|                                |                                       |
|                                |                                       |
|                                |                                       |
|                                |                                       |

| Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|
| 1 ~ N, 230 V, 10 A | 1 ~ N, 230 V, 10 A |

**17 190 kr**

Rekommenderat cirkapris



### EVS 7010

**34 790 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele kaffemaskiner



**CVA 7440**



**CVA 7445**



**CVA 7840**



**CVA 7845**

|                                       |                                       |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| För högskåp                           | För högskåp                           | För högskåp                           | För högskåp                           |
| PureLine/VitroLine/ArtLine            | PureLine                              | PureLine                              | PureLine/VitroLine/ArtLine            |
| DirectSensor-display med touch        | DirectSensor-display med touch        | MTouch-display                        | MTouch-display                        |
| OneTouch for Two                      | OneTouch for Two                      | OneTouch for Two                      | OneTouch for Two                      |
| 10 st programmerbara användarprofiler | 10 st programmerbara användarprofiler | 10 st programmerbara användarprofiler | 10 st programmerbara användarprofiler |
| CupSensor                             | CupSensor                             | CupSensor                             | CupSensor                             |
| BrilliantLight (LED)                  | BrilliantLight (LED)                  | BrilliantLight (LED)                  | BrilliantLight (LED)                  |
| EasyClick mjölkbehållare              | EasyClick mjölkbehållare              | EasyClick mjölkbehållare              | EasyClick mjölkbehållare              |
| Vattenbehållare på 2,7 liter          | Vattenbehållare på 2,7 liter          | Vattenbehållare på 2,7 liter          | Vattenbehållare på 2,7 liter          |
| AromaticSystemFresh                   | AromaticSystemFresh                   | AromaticSystemFresh                   | AromaticSystemFresh                   |
| För 40-165 mm höga koppar             | För 40-165 mm höga koppar             | För 40-165 mm höga koppar             | För 40-165 mm höga koppar             |
|                                       | Möjlighet till fast vattenanslutning  | CoffeeSelect, 3 bönbehållare          | CoffeeSelect, 3 bönbehållare          |
| WiFiConn@ct                           | WiFiConn@ct                           | WiFiConn@ct                           | WiFiConn@ct                           |
|                                       |                                       | MotionReact                           | MotionReact                           |
|                                       |                                       | AutoDescale & AutoClean               | AutoDescale & AutoClean               |
|                                       |                                       |                                       | Möjlighet till fast vattenanslutning  |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A |

**PureLine 38 790 kr**  
**VitroLine 40 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**42 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**52 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 55 390 kr**  
**VitroLine 56 990 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



## KM 6520

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Liggande ram                | Liggande ram                               |
| 57 cm bred                  | 76 cm bred                                 |
| EasySelect-display (Gul)    | ComfortSelect-display (Gul)                |
| 4 kokzoner varav 1 variabel | 4 kokzoner varav 1 grytzon samt 1 variabel |
| 1-9 effektlägen             | 1-9 effektlägen                            |
| Uppkokningsautomatik        | Uppkokningsautomatik                       |
| Timerfunktion/äggklocka     | Timerfunktion/äggklocka                    |
| Stop&Go-funktion            | Stop&Go-funktion                           |
|                             | ExtraSpeed                                 |
|                             | Varmhållning                               |
|                             | Con@ctivity 3.0-förberedd                  |
|                             | WiFiConn@ct                                |
|                             |                                            |
|                             |                                            |
|                             |                                            |
|                             |                                            |
|                             |                                            |
|                             |                                            |

| Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|
| 3 ~ N, 230 V, 16 A | 3 ~ N, 230 V, 16 A |
| 6,7 kW             | 8,5 kW             |

**9 695 kr**

Rekommenderat cirkapris



## KM 6522

**14 190 kr**

Rekommenderat cirkapris



## Miele induktionshällar



Bred kant av rostfritt stål



Smal kant av rostfritt stål



Planmonterad



Ovanpåliggande




## KM 7201 FR



## KM 7210 FR



## KM 7262 FR



## KM 7404 FX

|                             |                             |                             |                                 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Bred ram av rostfritt stål  | Bred ram av rostfritt stål  | Bred ram av rostfritt stål  | Endast planmontering (utan ram) |
| 57,4 cm bred                | 76,4 cm bred                | 61,4 cm bred                | 59,2 cm bred                    |
| EasySelect display gul      | EasySelect display gul      | EasySelect display gul      | ComfortSelect display gul       |
| 4 kokzoner                  | 4 kokzoner varav 1 grytzon  | 4 kokzoner varav 1 grytzon  | 4 kokzoner inkl 1 PowerFlex-zon |
| TwinBooster upp till 3,7 kW | TwinBooster upp till 3,7 kW | TwinBooster upp till 3,7 kW | TwinBooster upp till 7,3 kW     |
| 1-9 alt 1-17 effektlägen    | 1-9 alt 1-17 effektlägen    | 1-9 alt 1-17 effektlägen    | 1-9 alt 1-17 effektlägen        |
| Uppkokningsautomatik        | Uppkokningsautomatik        | Uppkokningsautomatik        | Uppkokningsautomatik            |
| Varmhållningsfunktion       | Varmhållningsfunktion       | Varmhållningsfunktion       | Varmhållningsfunktion           |
| Timerfunktion/äggklocka     | Timerfunktion/äggklocka     | Timerfunktion/äggklocka     | Timerfunktion/äggklocka         |
| Integrerad kylfläkt         | Integrerad kylfläkt         | Integrerad kylfläkt         | Integrerad kylfläkt             |
| Stop&Go-funktion            | Stop&Go-funktion            | Stop&Go-funktion            | Stop&Go-funktion                |
|                             |                             |                             | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0     |
|                             |                             |                             |                                 |
|                             |                             |                             |                                 |
|                             |                             |                             |                                 |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 ~ N, 230 V, 16 A | 2 ~ N, 230 V, 16 A | 2 ~ N, 230 V, 16 A | 2 ~ N, 230 V, 16 A |
| 7,3 kW             | 7,3 kW             | 7,3 kW             | 7,3 kW             |

**14 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**18 390 kr**





Rekommenderat cirkapris

**15 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**18 390 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele induktionshällar



## KM 7414 FX

## KM 7464 FR

## KM 7464 FL

## KM 7465 FR

|                                  |                                  |                                              |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Endast planmontering (utan ram)  | Smal ram av rostfritt stål       | Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering | Smal ram av rostfritt stål       |
| 75,2 cm bred                     | 62,6 cm bred                     | 62 cm bred                                   | 62,6 cm bred                     |
| ComfortSelect display gul        | ComfortSelect display gul        | ComfortSelect display gul                    | ComfortSelect display gul        |
| 4 kokzoner varav 1 PowerFlex-zon | 4 kokzoner varav 1 PowerFlex-zon | 4 kokzoner varav 1 PowerFlex-zon             | 4 kokzoner varav 2 PowerFlex-zon |
| TwinBooster upp till 7,3 kW      | TwinBooster upp till 7,3 kW      | TwinBooster upp till 7,3 kW                  | TwinBooster upp till 7,3 kW      |
| 1-9 alt 1-17 effektlägen         | 1-9 alt 1-17 effektlägen         | 1-9 alt 1-17 effektlägen                     | 1-9 alt 1-17 effektlägen         |
| Uppkokningsautomatik             | Uppkokningsautomatik             | Uppkokningsautomatik                         | Uppkokningsautomatik             |
| Varmhållningsfunktion            | Varmhållningsfunktion            | Varmhållningsfunktion                        | Varmhållningsfunktion            |
| Timerfunktion/äggklocka          | Timerfunktion/äggklocka          | Timerfunktion/äggklocka                      | Timerfunktion/äggklocka          |
| Integrerad kylfläkt              | Integrerad kylfläkt              | Integrerad kylfläkt                          | Integrerad kylfläkt              |
| Stop&Go-funktion                 | Stop&Go-funktion                 | Stop&Go-funktion                             | Stop&Go-funktion                 |
| WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0      | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0      | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0                  | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0      |
|                                  |                                  | Kan kombineras med SmartLine                 |                                  |
|                                  |                                  |                                              |                                  |
|                                  |                                  |                                              |                                  |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 ~ N, 230 V, 16 A | 2 ~ N, 230 V, 16 A | 2 ~ N, 230 V, 16 A | 2 ~ N, 230 V, 16 A |
| 7,3 kW             | 7,3 kW             | 7,3 kW             | 7,3 kW             |

**21 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**16 090 kr**





Rekommenderat cirkapris

**16 090 kr**

Rekommenderat cirkapris

**19 290 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



## KM 7465 FL



## KM 7474 FR



## KM 7474 FL



## KM 7564 FR

|                                              |                                  |                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering | Smal ram av rostfritt stål       | Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering | Smal ram av rostfritt stål       |
| 62 cm bred                                   | 80,6 cm bred                     | 80 cm bred                                   | 62,6 cm bred                     |
| ComfortSelect display gul                    | ComfortSelect display gul        | ComfortSelect display gul                    | SmartSelect display gul          |
| 4 kokzoner varav 2 PowerFlex-zon             | 4 kokzoner varav 1 PowerFlex-zon | 4 kokzoner varav 1 PowerFlex-zon             | 4 kokzoner varav 2 PowerFlex-zon |
| TwinBooster upp till 7,3 kW                  | TwinBooster upp till 7,3 kW      | TwinBooster upp till 7,3 kW                  | TwinBooster upp till 7,3 kW      |
| 1-9 alt 1-17 effektlägen                     | 1-9 alt 1-17 effektlägen         | 1-9 alt 1-17 effektlägen                     | 1-9 alt 1-17 effektlägen         |
| Uppkokningsautomatik                         | Uppkokningsautomatik             | Uppkokningsautomatik                         | Uppkokningsautomatik             |
| Varmhållningsfunktion                        | Varmhållningsfunktion            | Varmhållningsfunktion                        | Varmhållningsfunktion            |
| Timerfunktion/äggklocka                      | Timerfunktion/äggklocka          | Timerfunktion/äggklocka                      | Timerfunktion/äggklocka          |
| Integrerad kylfläkt                          | Integrerad kylfläkt              | Integrerad kylfläkt                          | Integrerad kylfläkt              |
| Stop&Go-funktion                             | Stop&Go-funktion                 | Stop&Go-funktion                             | Stop&Go-funktion                 |
| WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0                  | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0      | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0                  | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0      |
| Kan kombineras med SmartLine                 |                                  | Kan kombineras med SmartLine                 |                                  |
|                                              |                                  | (rekommenderas ej med CSDA 7001)             |                                  |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 ~ N, 230 V, 16 A | 2 ~ N, 230 V, 16 A | 2 ~ N, 230 V, 16 A | 2 ~ N, 230 V, 16 A |
| 7,3 kW             | 7,3 kW             | 7,3 kW             | 7,3 kW             |

**19 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**19 290 kr**





Rekommenderat cirkapris

**19 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**20 890 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele induktionshällar



## KM 7564 FL

## KM 7575 FR

## KM 7575 FL

## KM 7667 FR Full-surface

|                                              |                                  |                                              |                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering | Smal ram av rostfritt stål       | Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering | Smal ram av rostfritt stål           |
| 62 cm bred                                   | 80,6 cm bred                     | 80 cm bred                                   | 62,6 cm bred                         |
| SmartSelect display gul                      | SmartSelect display gul          | SmartSelect display gul                      | SmartSelect display gul              |
| 4 kokzoner varav 2 PowerFlex-zon             | 6 kokzoner varav 3 PowerFlex-zon | 6 kokzoner varav 3 PowerFlex-zon             | Full-Surface yta för upp till 4 kärl |
| TwinBooster upp till 7,3 kW                  | TwinBooster upp till 7,3 kW      | TwinBooster upp till 7,3 kW                  | TwinBooster upp till 3,7 kW          |
| 1-9 alt 1-17 effektlägen                     | 1-9 alt 1-17 effektlägen         | 1-9 alt 1-17 effektlägen                     | 1-9 alt 1-17 effektlägen             |
| Uppkokningsautomatik                         | Uppkokningsautomatik             | Uppkokningsautomatik                         | Uppkokningsautomatik                 |
| Varmhållningsfunktion                        | Varmhållningsfunktion            | Varmhållningsfunktion                        | Varmhållningsfunktion                |
| Timerfunktion/äggklocka                      | Timerfunktion/äggklocka          | Timerfunktion/äggklocka                      | Timerfunktion/äggklocka              |
| Integrerad kylfläkt                          | Integrerad kylfläkt              | Integrerad kylfläkt                          | Integrerad kylfläkt                  |
| Stop&Go-funktion                             | Stop&Go-funktion                 | Stop&Go-funktion                             | Stop&Go-funktion                     |
| WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0                  | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0      | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0                  | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0          |
| Kan kombineras med SmartLine                 |                                  | Kan kombineras med SmartLine                 |                                      |
|                                              |                                  | (rekommenderas ej med CSDA 7001)             |                                      |
|                                              |                                  |                                              |                                      |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 ~ N, 230 V, 16 A | 3 ~ N, 230 V, 16 A | 3 ~ N, 230 V, 16 A | 2 ~ N, 230 V, 16 A |
| 7,3 kW             | 11 kW              | 11 kW              | 7,3 kW             |

**20 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**28 990 kr**





Rekommenderat cirkapris

**28 990 kr**


Rekommenderat cirkapris

**27 290 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



## KM 7667 FL Full-surface

## KM 7677 FR Full-surface

## KM 7677 FL Full-surface

## KM 7678 FR Full-surface

|                                              |                                      |                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering | Smal ram av rostfritt stål           | Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering | Smal ram av rostfritt stål           |
| 60 cm bred                                   | 80,6 cm bred                         | 80 cm bred                                   | 80,6 cm bred                         |
| SmartSelect display gul                      | SmartSelect display gul              | SmartSelect display gul                      | SmartSelect display gul              |
| Full-Surface yta för upp till 4 kärl         | Full-Surface yta för upp till 4 kärl | Full-Surface yta för upp till 4 kärl         | Full-Surface yta för upp till 6 kärl |
| TwinBooster upp till 3,7 kW                  | TwinBooster upp till 3,7 kW          | TwinBooster upp till 3,7 kW                  | TwinBooster upp till 3,7 kW          |
| 1-9 alt 1-17 effektlägen                     | 1-9 alt 1-17 effektlägen             | 1-9 alt 1-17 effektlägen                     | 1-9 alt 1-17 effektlägen             |
| Uppkokningsautomatik                         | Uppkokningsautomatik                 | Uppkokningsautomatik                         | Uppkokningsautomatik                 |
| Varmhållningsfunktion                        | Varmhållningsfunktion                | Varmhållningsfunktion                        | Varmhållningsfunktion                |
| Timerfunktion/äggklocka                      | Timerfunktion/äggklocka              | Timerfunktion/äggklocka                      | Timerfunktion/äggklocka              |
| Integrerad kylfläkt                          | Integrerad kylfläkt                  | Integrerad kylfläkt                          | Integrerad kylfläkt                  |
| Stop&Go-funktion                             | Stop&Go-funktion                     | Stop&Go-funktion                             | Stop&Go-funktion                     |
| WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0                  | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0          | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0                  | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0          |
| Kan kombineras med SmartLine                 |                                      | Kan kombineras med SmartLine                 |                                      |
|                                              |                                      | (rekommenderas ej med CSDA 7001)             |                                      |
|                                              |                                      |                                              |                                      |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 ~ N, 230 V, 16 A | 2 ~ N, 230 V, 16 A | 2 ~ N, 230 V, 16 A | 3 ~ N, 230 V, 16 A |
| 7,3 kW             | 7,3 kW             | 7,3 kW             | 11 kW              |

**27 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**32 490 kr**





Rekommenderat cirkapris

**32 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**35 690 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele induktionshällar



## KM 7678 FL Full-surface

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering |
| 80 cm bred                                   |
| SmartSelect display gul                      |
| Full-Surface yta för upp till 6 kärl         |
| TwinBooster upp till 3,7 kW                  |
| 1-9 alt 1-17 effektlägen                     |
| Uppkokningsautomatik                         |
| Varmhållningsfunktion                        |
| Timerfunktion/äggklocka                      |
| Integrerad kylfläkt                          |
| Stop&Go-funktion                             |
| WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0                  |
| Kan kombineras med SmartLine                 |
| (rekommenderas ej med CSDA 7001)             |
|                                              |
|                                              |



## KM 7684 FL Panorama

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering |
| 91,6 cm x 40,8 cm - panorama                 |
| SmartSelect display gul                      |
| 4 kokzoner inkl. 2 PowerFlex-zoner           |
| TwinBooster upp till 7,3 kW                  |
| 1-9 alt 1-17 effektlägen                     |
| Uppkokningsautomatik                         |
| Varmhållningsfunktion                        |
| Timerfunktion/äggklocka                      |
| Integrerad kylfläkt                          |
| Stop&Go-funktion                             |
| WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0                  |
|                                              |
|                                              |



## KM 7697 FR Full-surface

|                                      |
|--------------------------------------|
| Smal ram av rostfritt stål           |
| 94,2 cm bred                         |
| SmartSelect display gul              |
| Full-Surface yta för upp till 6 kärl |
| TwinBooster upp till 3,7 kW          |
| 1-9 alt 1-17 effektlägen             |
| Uppkokningsautomatik                 |
| Varmhållningsfunktion                |
| Timerfunktion/äggklocka              |
| Integrerad kylfläkt                  |
| Stop&Go-funktion                     |
| WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0          |
|                                      |
|                                      |



## KM 7697 FL Full-surface

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering |
| 93,6 cm bred                                 |
| SmartSelect display gul                      |
| Full-Surface yta för upp till 6 kärl         |
| TwinBooster upp till 3,7 kW                  |
| 1-9 alt 1-17 effektlägen                     |
| Uppkokningsautomatik                         |
| Varmhållningsfunktion                        |
| Timerfunktion/äggklocka                      |
| Integrerad kylfläkt                          |
| Stop&Go-funktion                             |
| WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0                  |
| Kan kombineras med SmartLine                 |
| (rekommenderas ej med CSDA 7001)             |
|                                              |
|                                              |

| Teknisk data       |
|--------------------|
| 3 ~ N, 230 V, 16 A |
| 11 kW              |

**35 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

| Teknisk data       |
|--------------------|
| 3 ~ N, 230 V, 16 A |
| 7,3 kW             |

**32 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

| Teknisk data       |
|--------------------|
| 3 ~ N, 230 V, 16 A |
| 11 kW              |





**40 490 kr**

Rekommenderat cirkapris


| Teknisk data       |
|--------------------|
| 3 ~ N, 230 V, 16 A |
| 11 kW              |

**40 490 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



## KM 7878 FL Full-surface

## KM 7897 FL Full-surface

## KM 7679 FR PowerFlex med TempControl

## KM 7679 FL PowerFlex med TempControl

|                                              |                                              |                                         |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering | Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering | Smal ram av rostfritt stål              | Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering |
| 80 cm bred                                   | 93,6 cm bred                                 | 80,6 cm bred                            | 80 cm bred                                   |
| SmartSelect display vit                      | SmartSelect display vit                      | Direktval plus-display, SmartSelect gul | Direktval plus-display, SmartSelect gul      |
| Full-Surface yta för upp till 6 kärl         | Full-Surface yta för upp till 6 kärl         | 4 kokzoner inkl 1 TempControl-zon       | 4 kokzoner inkl 1 TempControl-zon            |
| TwinBooster upp till 3,7 kW                  | TwinBooster upp till 3,7 kW                  | samt 2 PowerFlex-zoner                  | samt 2 PowerFlex-zoner                       |
| 1-9 alt 1-17 effektlägen                     | 1-9 alt 1-17 effektlägen                     | TwinBooster upp till 7,3 kW             | TwinBooster upp till 7,3 kW                  |
| Uppkokningsautomatik                         | Uppkokningsautomatik                         | 1-9 alt 1-17 effektlägen                | 1-9 alt 1-17 effektlägen                     |
| Varmhållningsfunktion                        | Varmhållningsfunktion                        | Uppkokningsautomatik                    | Uppkokningsautomatik                         |
| Timerfunktion/äggklocka                      | Timerfunktion/äggklocka                      | Uppvärmning + varmhållningsfunktion     | Uppvärmning + varmhållningsfunktion          |
| Integrerad kylfläkt                          | Integrerad kylfläkt                          | Timerfunktion/äggklocka                 | Timerfunktion/äggklocka                      |
| Stop&Go-funktion                             | Stop&Go-funktion                             | Integrerad kylfläkt                     | Integrerad kylfläkt                          |
| WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0                  | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0                  | Stop&Go-funktion                        | Stop&Go-funktion                             |
| SilentMove                                   | SilentMove                                   | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0             | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0                  |
|                                              |                                              | 1 TempControl-zon                       | 1 TempControl-zon                            |
|                                              |                                              | 3 TempControl-lägen + sjudningsfunktion | 3 TempControl-lägen + sjudningsfunktion      |
|                                              |                                              | PowerFlex cookingarea 230 x 390 mm      | PowerFlex cookingarea 230 x 390 mm           |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 ~ N, 230 V, 16 A | 3 ~ N, 230 V, 16 A | 2 ~ N, 230 V, 16 A | 2 ~ N, 230 V, 16 A |
| 11 kW              | 11 kW              | 7,3 kW             | 7,3 kW             |

**40 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**45 190 kr**



Rekommenderat cirkapris

**34 090 kr**

Rekommenderat cirkapris

**34 090 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele induktionshällar



## KM 7629 FX

PowerFlex med TempControl

## KM 7689 FL

PowerFlex med TempControl

## KM 7879 FL





PowerFlex med TempControl

## KM 7899 FL

PowerFlex med TempControl

|                                         |                                              |                                              |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Planmontering (utan ram)                | Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering | Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering | Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering |
| 92,8 cm bred                            | 91,6 x 40,8 cm panorama                      | 80 cm bred                                   | 93,6 cm bred                                 |
| Direktval plus-display, SmartSelect gul | Direktval plus-display, SmartSelect gul      | Direktval plus-display, SmartSelect White    | Direktval plus-display, SmartSelect White    |
| 5 kokzoner inkl 1 TempControl-zon       | 4 kokzoner inkl 1 TempControl-zon            | 4 kokzoner inkl 1 TempControl-zon            | 5 kokzoner inkl 1 TempControl-zon            |
| samt 2 PowerFlex-zoner                  | samt 1 PowerFlex-zon                         | samt 2 PowerFlex-zoner                       | samt 2 PowerFlex-zoner                       |
| TwinBooster upp till 7,3 kW             | TwinBooster upp till 7,3 kW                  | TwinBooster upp till 7,3 kW                  | TwinBooster upp till 7,3 kW                  |
| 1-9 alt 1-17 effektlägen                | 1-9 alt 1-17 effektlägen                     | 1-9 alt 1-17 effektlägen                     | 1-9 alt 1-17 effektlägen                     |
| Uppkokningsautomatik                    | Uppkokningsautomatik                         | Uppkokningsautomatik                         | Uppkokningsautomatik                         |
| Uppvärmning + varmhållningsfunktion     | Uppvärmning + varmhållningsfunktion          | Uppvärmning + varmhållningsfunktion          | Uppvärmning + varmhållningsfunktion          |
| Timerfunktion/äggklocka                 | Timerfunktion/äggklocka                      | Timerfunktion/äggklocka                      | Timerfunktion/äggklocka                      |
| Integrerad kylfläkt                     | Integrerad kylfläkt                          | Integrerad kylfläkt                          | Integrerad kylfläkt                          |
| Stop&Go-funktion                        | Stop&Go-funktion                             | Stop&Go-funktion                             | Stop&Go-funktion                             |
| WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0             | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0                  | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0                  | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0                  |
| 1 TempControl-zon                       | 1 TempControl-zon                            | 1 TempControl-zon med synlig sensor          | 1 TempControl-zon med synlig sensor          |
| 3 TempControl-lägen + sjudningsfunktion | 3 TempControl-lägen + sjudningsfunktion      | 3 TempControl-lägen + sjudningsfunktion      | 3 TempControl-lägen + sjudningsfunktion      |
| PowerFlex cooking area 230 x 390 mm     | PowerFlex cooking area 230 x 390 mm          | PowerFlex cooking area 230 x 390 mm          | PowerFlex cooking area 230 x 390 mm          |

| Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3 ~ N, 230 V, 16 A      | 2 ~ N, 230 V, 16 A      | 2 ~ N, 230 V, 16 A      | 3 ~ N, 230 V, 16 A      |
| 11,0 kW                 | 7,3 kW                  | 7,3 kW                  | 11 kW                   |
| <b>42 490 kr</b>        | <b>40 490 kr</b>        | <b>38 790 kr</b>        | <b>45 190 kr</b>        |
| Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris |



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



## KM 7999 FR

PowerFlex med TempControl

|                                 |
|---------------------------------|
| Smal ram av rostfritt stål      |
| 94,2 cm bred                    |
| Multi-colour, Touch Display 7"  |
| 3 PowerFlex plus kokzoner med   |
| TempControl                     |
| Upp till 5 kärl med SilentMove  |
| Boosterfunktion upp till 3,6 kW |
| Individuella inställningar      |
| Assistansprogram                |
| Timerfunktion/äggklocka         |
| Integrerad kylfläkt             |
| Stop&Go-funktion                |
| WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0     |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |

## KM 7999 FL

PowerFlex med TempControl

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering |
| 93,6 cm bred                                 |
| Multi-colour Touch Display 7"                |
| 3 PowerFlex plus kokzoner med                |
| TempControl                                  |
| Upp till 5 kärl med SilentMove               |
| Boosterfunktion upp till 3,6 kW              |
| Individuella inställningar                   |
| Assistansprogram                             |
| Timerfunktion/äggklocka                      |
| Integrerad kylfläkt                          |
| Stop&Go-funktion                             |
| WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0                  |
|                                              |
|                                              |
|                                              |
|                                              |

### Teknisk data

3 ~ N, 230 V, 16 A  
10,8 kW

**72 890 kr**

Rekommenderat cirka pris

### Teknisk data

3 ~ N, 230 V, 16 A  
10,8 kW

**72 890 kr**

Rekommenderat cirka pris



# Miele induktionshällar med integrerad fläkt



## KMDA 7476 FR





## KMDA 7476 FL

## KMDA 7634 FR

## KMDA 7634 FL

|                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Induktionshäll med planintegrerad fläkt               | Induktionshäll med planintegrerad fläkt               | Induktionshäll med planintegrerad fläkt               | Induktionshäll med planintegrerad fläkt               |
| Smal ram av rostfritt stål 80,6 cm bred               | Plan- eller ovanmonterad 80 cm bred                   | Liggande smal ram 80,6 cm bred                        | Plan- eller ovanmonterad 80 cm bred                   |
| Comfort select plus-display (gul)                     | Comfort select plus-display (gul)                     | Direktval plus-display, smart select                  | Direktval plus-display, smart select                  |
| 4 kokzoner inkl. 2 PowerFlex-zoner                    | 4 kokzoner inkl. 2 PowerFlex-zoner                    | 4 kokzoner inkl. 2 PowerFlex-zoner                    | 4 kokzoner inkl. 2 PowerFlex-zoner                    |
| TwinBooster upp till 7,3 kW                           | TwinBooster upp till 7,3 kW                           | TwinBooster upp till 7,3 kW                           | TwinBooster upp till 7,3 kW                           |
| 1-9 alt 1-17 effektlägen                              | 1-9 alt 1-17 effektlägen                              | 1-9 alt 1-17 effektlägen                              | 1-9 alt 1-17 effektlägen                              |
| Varmhållningsfunktion                                 | Varmhållningsfunktion                                 | Varmhållningsfunktion                                 | Varmhållningsfunktion                                 |
| Uppkokningsautomatik                                  | Uppkokningsautomatik                                  | Uppkokningsautomatik                                  | Uppkokningsautomatik                                  |
| Timerfunktion/äggklocka                               | Timerfunktion/äggklocka                               | Timerfunktion/äggklocka                               | Timerfunktion/äggklocka                               |
| Integrerad kylfläkt                                   | Integrerad kylfläkt                                   | Integrerad kylfläkt                                   | Integrerad kylfläkt                                   |
| Stop&Go-funktion                                      | Stop&Go-funktion                                      | Stop&Go-funktion                                      | Stop&Go-funktion                                      |
| WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0                           | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0                           | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0                           | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0                           |
| Fläkt för frånluft eller cirkulation                  | Fläkt för frånluft eller cirkulation                  | Fläkt för frånluft eller cirkulation                  | Fläkt för frånluft eller cirkulation                  |
| 10 lagers fettfilter - maskindiskbart                 | 10 lagers fettfilter - maskindiskbart                 | 10 lagers fettfilter - maskindiskbart                 | 10 lagers fettfilter - maskindiskbart                 |
| Kolfilterbox DUU 1000-2 (Best. separat)               | Kolfilterbox DUU 1000-2 (Best. separat)               | Kolfilterbox DUU 1000-2 (Best. separat)               | Kolfilterbox DUU 1000-2 (Best. separat)               |
| <b>Ventilationskit beställs separat, se tillbehör</b> | <b>Ventilationskit beställs separat, se tillbehör</b> | <b>Ventilationskit beställs separat, se tillbehör</b> | <b>Ventilationskit beställs separat, se tillbehör</b> |

| Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3 ~ N, 230 V, 16 A      | 3 ~ N, 230 V, 16 A      | 3 ~ N, 230 V, 16 A      | 3 ~ N, 230 V, 16 A      |
| 7,5 kW                  | 7,5 kW                  | 7,5 kW                  | 7,5 kW                  |
| <b>48 290 kr</b>        | <b>48 290 kr</b>        | <b>48 290 kr</b>        | <b>48 290 kr</b>        |
| Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris |



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



KM 7164 FR

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Smal ram av rostfritt stål      |  |
| 62,6 cm bred                    |  |
| Reglering med vred              |  |
| Display med gula siffror        |  |
| 4 kokzoner inkl 1 PowerFlex-zon |  |
| TwinBooster upp till 7,3 kW     |  |
| 1-9 effektlägen                 |  |
| Varmhållningsfunktion           |  |
| Integrerad kylfläkt             |  |
|                                 |  |
|                                 |  |
|                                 |  |
|                                 |  |
|                                 |  |
|                                 |  |
|                                 |  |
|                                 |  |

| Teknisk data       |  |
|--------------------|--|
| 2 ~ N, 230 V, 16 A |  |
| 7,3 kW             |  |

20 890 kr

Rekommenderat cirkapris



CS 7101-1 FL  
SmartLine

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Gashäll                            |  |
| Plan- eller ovanmonterad           |  |
| 38 cm bred                         |  |
| 1 dubbel wokbrännare               |  |
| Naturgas eller gasol (förmonterad) |  |
| Ej för stadsgas                    |  |
| Metallvred i front                 |  |
| Tändelektronik                     |  |
| Automatisk återtändning            |  |
| Effekt 4500 W                      |  |
| GasStop                            |  |
| Inkl glas för flamskydd            |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |

| Teknisk data       |  |
|--------------------|--|
| 1 ~ N, 230 V, 10 A |  |
| 4,5 kW             |  |

18 590 kr

Rekommenderat cirkapris



CS 7102-1 FL  
SmartLine

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Gashäll                            |  |
| Plan- eller ovanmonterad           |  |
| 38 cm bred                         |  |
| 2 gasbrännare                      |  |
| Naturgas eller gasol (förmonterad) |  |
| Ej för stadsgas                    |  |
| Metallvred i front                 |  |
| Tändelektronik                     |  |
| Automatisk återtändning            |  |
| Effekt 1700 W/2700 W               |  |
| GasStop                            |  |
| Inkl glas för flamskydd            |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |

| Teknisk data       |  |
|--------------------|--|
| 1 ~ N, 230 V, 10 A |  |
| 1,7/2,7 kW         |  |

17 890 kr

Rekommenderat cirkapris

TwinBooster

Stop & Go

PowerFlex

SmartLine

Knob

GasStop

SmartLine

Knob


GasStop

# Miele CombiSet




| CS 7641 FL<br>SmartLine     | CS 7612 FL<br>SmartLine     | CS 7632 FL<br>SmartLine  | CSDA 7001 FL<br>SmartLine           |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Induktionswok               | Induktionshäll              | Tepan yaki               | Bänkläkt                            |
| Plan- eller ovanmonterad    | Plan- eller ovanmonterad    | Plan- eller ovanmonterad | Plan- eller ovanmonterad            |
| 38 cm bred                  | 38 cm bred                  | 38 cm bred               | 12 cm bred                          |
| 1 wokzon                    | 2 kokzoner                  | 2 stekzoner              | 1-3 effektlägen                     |
| TwinBooster upp till 3,0 kW | TwinBooster upp till 3,7 kW | Uppsamlingsränna         | 10 lagers fettfilter                |
| 1-17 effektlägen            | 1-17 effektlägen            | 1-17 effektlägen         | Fettfilter + insats diskmaskinsbara |
| SmartSelect (gul)           | SmartSelect (gul)           | Metallvred i front       | SmartSelect (gul)                   |
| Varmhållningsfunktion       | Varmhållningsfunktion       | Varmhållningsfunktion    | Eftergångstid 5 min                 |
| Uppkokningsautomatik        | Uppkokningsautomatik        | Timerfunktion            | Frånluft/cirkulation                |
| Stop & Go-funktion          | Stop & Go-funktion          | Stop & Go-funktion       | Eco-motor                           |
| Timerfunktion               | Timerfunktion               | Torkskydd                | Intensivläge på 535 m³/h            |
| Aktiv kastrulligenkänning   | Aktiv kastrulligenkänning   | Recall-funktion          | Flame Guard                         |
| Torkskydd                   | Torkskydd                   |                          | 66 dB                               |
| Recall-funktion             | Recall-funktion             |                          |                                     |
| Wokpanna ingår              |                             |                          | Ventilationskanaler och kolfilter   |
|                             |                             |                          | säljs separat, se tillbehör         |
|                             |                             |                          |                                     |

| Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 ~ N, 230 V, 16 A      | 1 ~ N, 230 V, 16 A      | 3 ~ N, 230 V, 16 A      | 1 ~ N, 230 V, 10 A      |
| 3,0 kW                  | 3,7 kW                  | 2,6 kW                  | 0,170 kW                |
| <b>38 690 kr</b>        | <b>19 990 kr</b>        | <b>34 190 kr</b>        | <b>21 890 kr</b>        |
| Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris |




Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

## KM 6520




- 1) Front  
2) Nätanslutningsbox med nätanslutningskabel

## KM 6522




- 1) Front  
2) Nätanslutningsbox med nätanslutningskabel

## KM 7201 FR




- 1) Front  
2) Nätanslutningsbox

## KM 7210 FR




- 1) Front  
2) Nätanslutningsbox

## KM 7262 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7404 FX




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7414 FX




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7464 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7464 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7464 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7465 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7465 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7465 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7474 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7474 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7474 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

**KM 7564 FR**




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

**KM 7564 FL** ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

# KM 7564 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

**KM 7575 FR**


- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7575 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7575 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7667 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7667 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7667 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trällister (ingår inte i leveransen)

## KM 7677 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7677 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7677 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trällister (ingår inte i leveransen)

## KM 7678 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7678 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7678 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7684 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

# KM 7684 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

**KM 7697 FR**




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

**KM 7697 FL** ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

# KM 7697 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7878 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7878 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trällister (ingår inte i leveransen)

## KM 7897 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7897 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trällister (ingår inte i leveransen)

## KM 7679 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7679 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7679 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7629 FX




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

**KM 7689 FL** ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

# KM 7689 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

**KM 7879 FL** ovanpåliggande




- 1) Front  
2) Nätanslutningsbox

# KM 7879 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7899 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7899 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7999 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning

## KM 7999 FL ovanpåliggande





- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning

## KM 7999 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)
- 5) Anslutning till WiFi


## KMDA 7476 FR/KMDA 7634 FR



## KM 7164 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox




- 1) Framsida
- 2) Borttagbar uppsamlingsränna
- 3) Nätanslutningsdosa med kabel (L=1 440 mm)
- 4) Anslutning luftkanal bak (leveransutförande)
- 5) Anslutning luftkanal höger (ombyggnad krävs)
- 6) Anslutning luftkanal vänster (ombyggnad krävs)

## KMDA 7476 FL/KMDA 7634 FL planmonterad




- 1) Framsida
- 2) Borttagbar uppsamlingsränna
- 3) Nätanslutningsdosa med kabel (L=1 440 mm)
- 4) Stegfräsning
- 5) Trälister (ingår inte i leveransen)
- 6) Anslutning luftkanal bak (leveransutförande)
- 7) Anslutning luftkanal höger (ombyggnad krävs)
- 8) Anslutning luftkanal vänster (ombyggnad krävs)

## KMDA 7476 FL/KMDA 7634 FL ovanpåliggande



- 1) Framsida
- 2) Borttagbar uppsamlingsränna
- 3) Nätanslutningsdosa med kabel (L=1 440 mm)
- 4) Anslutning luftkanal bak (leveransutförande)
- 5) Anslutning luftkanal höger (ombyggnad krävs)
- 6) Anslutning luftkanal vänster (ombyggnad krävs)


## CS 7101-1 FL planmonterad/ovanpåliggande



- 1) Front
- 2) Nätanslutningsdosa med kabel L = 2000 mm
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälst 12 mm (medföljer ej)
- 5) Gasanslutning R 1/2 ISO 7-1 (DIN EN 10226)

ovanpåliggande


## CS 7102-1 FL planmonterad/ovanpåliggande



- 1) Front
- 2) Nätanslutningsdosa med kabel L = 2000 mm
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälst 12 mm (medföljer ej)
- 5) Gasanslutning R 1/2 ISO 7-1 (DIN EN 10226)


ovanpåliggande

## CS 7641 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox med nätanslutningskabel, L = 2000 mm

## CS 7641 FL planmonterad



- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox med nätanslutningskabel, L = 2000 mm
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälst 12 mm (medföljer ej)


## CS 7612 FL planmonterad/ovanpåliggande



- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox med nätanslutningskabel, L = 2000 mm
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälst 12 mm (medföljer ej)

ovanpåliggande


## CS 7632 FL planmonterad/ovanpåliggande



- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox med nätanslutningskabel, L = 2000 mm
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälst 12 mm (medföljer ej)


ovanpåliggande

## CSDA 7001 FL ovanpåliggande



- 1) Front
- 2) Fläkt (i sockel på golvet)
- 3) Luftkanal
- 4) E-box

## CSDA 7001 FL planmonterad



- 1) Front
- 2) Fläkt (i sockel på golvet)
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälst 12 mm (medföljer ej)
- 5) Luftkanal
- 6) E-box

# Miele frihängande fläktar



## PUR 98 D



## DA 4208 D



## DA 4208 VD



## DA 4248 VD

|                                        |                                        |                                        |                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Rostfri                                | Rostfri                                | Rostfri                                | Rostfri                     |
| 90 cm bred                             | 90 cm bred                             | 90 cm bred                             | 120 cm bred                 |
| Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift* | Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift* | Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift* | Frånluftsanslutning         |
| AC-motor                               | AC-motor                               | Tystgående DC-motor                    | Tystgående DC-motor         |
| Dubbelsidigt fläktutsug                | Justerbar höjd                         | Motordriven höjdjustering              | Motordriven höjdjustering   |
| 4 effektlägen                          | Dubbelsidigt fläktutsug                | Dubbelsidigt fläktutsug                | Dubbelsidigt fläktutsug     |
| Intensivläge på 650 m³/h               | 4 effektlägen                          | 4 effektlägen                          | 4 effektlägen               |
| Touchknappar                           | Intensivläge på 720 m³/h               | Intensivläge på 675 m³/h               | Intensivläge på 700 m³/h    |
| LED-belysning (2 st)                   | Touchknappar (LED)                     | Touchknappar (LED)                     | Touchknappar (LED)          |
| 3 rostfria fettfilter                  | LED-belysning (4 st)                   | LED-belysning (4 st)                   | LED-belysning (4 st)        |
| Specialmått möjligt                    | 3 rostfria fettfilter                  | 3 rostfria fettfilter                  | 6 rostfria fettfilter       |
| Valfri RAL-färg möjligt                | Ljuddämpningspaket                     | Ljuddämpningspaket                     | Ljuddämpningspaket          |
| Omb.sats DUI 32 + kolfilter DKF 12-1   | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0            | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0            | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0 |
|                                        | Specialmått möjligt                    | Omb.sats DUI 32                        |                             |
|                                        | Omb.sats DUI 32                        | Kolfilter DKF 12-1 alt. DKF 12-R       |                             |
|                                        | Kolfilter DKF 12-1 alt. DKF 12-R       | WiFiConn@ct                            | WiFiConn@ct                 |
|                                        | WiFiConn@ct                            |                                        |                             |
|                                        | Valfri RAL-färg möjligt                |                                        |                             |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A     | Energiklass: A++   | Energiklass: A+    | Energiklass: A     |
| 1 ~ N, 230 V, 10 A | Ljudnivå: 54 dB(A) | Ljudnivå: 58 dB(A) | Ljudnivå: 58 dB(A) |

**26 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**39 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

**39 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**52 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**57 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

\* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadssats.



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele frihängande fläktar



## DA 6698 D



## DA 6708 D



## DA 7078 D

Aura White Loom



## DA 7378 D

Aura 4.0 Ambiente

|                                        |                                   |                              |                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Rostfri/Briljantvit/Obsidiansvart      | Rostfri/Briljantvit/Obsidiansvart | Vit                          | Vit                                |
| 90 cm bred                             | 100 cm bred                       | 70 cm bred                   | 50 cm bred (öppen 70 cm) 44 cm hög |
| Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift* | Cirkulationsdrift                 | Cirkulationsdrift            | Cirkulationsdrift                  |
| Tystgående DC-motor                    | AC-motor                          | AC-motor                     | AC-motor                           |
| Justerbar höjd                         | Justerbar höjd                    | Justerbar höjd (70 - 100 cm) | Justerbar höjd (70-100 cm)         |
| Dubbelsidigt fläktutsug                | Dubbelsidigt fläktutsug           | Dubbelsidigt fläktutsug      |                                    |
| 4 effektlägen                          | 4 effektlägen                     | 4 effektlägen                | 4 effektlägen                      |
| Intensivläge på 750 m³/h               | Intensivläge på 600 m³/h          |                              | Intensivläge på 600 m³/h           |
| Touch on glass-display                 | Touch on glass-display            | Touchknappar LED             | Styrning via miele@mobile app      |
| LED-belysning (4 st)                   | LED-belysning (4 st)              | LED-belysning                | LED-belysning (2 st) med färgval   |
| 3 rostfria fettfilter                  | 2 rostfria fettfilter             | 1 rostfria fettfilter        | 1 rostfritt fettfilter             |
| Ljuddämpningspaket                     | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0       | WiFiConn@ct /Con@ctivity 3.0 | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0 ingår  |
| WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0            | Kolfilter DKF 21-1 (4-pack)       | Kolfilter DKF 27-R           | Kolfilter DKF 28-R                 |
| Specialmått möjligt                    | Specialmått möjligt               |                              | Avfuktningsfilter DAEF 28          |
| Omb.sats DUI 32                        |                                   |                              | Doftoption AmbientFragrance        |
| Kolfilter DKF 12-1 alt. DKF 12-R       |                                   |                              |                                    |
| WiFiConn@ct                            |                                   |                              |                                    |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A++   | Energiklass: C     | Energiklass: A     | Energiklass: A+    |
| Ljudnivå: 64 dB(A) | Ljudnivå: 67 dB(A) | Ljudnivå: 65 dB(A) | Ljudnivå: 73 dB(A) |

**49 590 kr**

Rekommenderat cirkapris

**51 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**56 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**81 090 kr**

Rekommenderat cirkapris

\* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadssats.



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele vägghängande fläktar



**Nyhet!**

**DAW 1620**



**Nyhet!**

**DAW 1920**



**PUR 68 W**




**PUR 98 W**

|                                              |                                              |                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Rostfri                                      | Rostfri                                      | Rostfri                                      | Rostfri                                |
| 60 cm bred                                   | 90 cm bred                                   | 60 cm/ 90 cm bred                            | 90 cm bred                             |
| Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*       | Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*       | Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*       | Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift* |
| AC-motor                                     | AC-motor                                     | AC-motor                                     | AC-motor                               |
| Dubbelsidigt fläktutsug                      | Dubbelsidigt fläktutsug                      | Dubbelsidigt fläktutsug                      | Dubbelsidigt fläktutsug                |
| 3 effektlägen + Booster                      | 3 effektlägen + Booster                      | 4 effektlägen                                | 4 effektlägen                          |
| Intensivläge på 640 m³/h (frånluft)/645 m³/h | Intensivläge på 640 m³/h (frånluft)/645 m³/h | Intensivläge på 650 m³/h                     | Intensivläge på 650 m³/h               |
| EasySwitch                                   | EasySwitch                                   | Touchknappar                                 | Touchknappar                           |
| LED-belysning                                | LED-belysning                                | LED-belysning (2 st)                         | LED-belysning (2 st)                   |
| 2 rostfria fettfilter/3 rostfria fettfilter  | 2 rostfria fettfilter/3 rostfria fettfilter  | 2 rostfria fettfilter/ 3 rostfria fettfilter | 3 rostfria fettfilter                  |
|                                              |                                              | Specialmått möjligt                          | Specialmått möjligt                    |
|                                              |                                              | Valfri RAL-färg möjligt                      | Valfri RAL-färg möjligt                |
| Kolfilter DKFS 36-P alt. DKF 36-P            | Kolfilter DKFS 36-P alt. DKF 36-P            | Omb.sats DUW 20 + kolfilter DKF 12-1         | Omb.sats DUW 20 + kolfilter DKF 12-1   |
|                                              |                                              |                                              |                                        |
|                                              |                                              |                                              |                                        |
|                                              |                                              |                                              |                                        |
|                                              |                                              |                                              |                                        |

| Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Energiklass: A          | Energiklass: A          | Energiklass: A          | Energiklass: A          |
| Ljudnivå: 71 dB(A)      | Ljudnivå: 71 dB(A)      | Ljudnivå: 56 dB(A)      | Ljudnivå: 56 dB(A)      |
| <b>8 695 kr</b>         | <b>10 190 kr</b>        | <b>13 490 kr</b>        | <b>15 090 kr</b>        |
| Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris |

\* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadssats.



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele vägghängande fläktar



## DA 4288 W Puristic Plus

## DA 4298 W Puristic Plus


## DA 6698 W

## DA 9091 W

|                                        |                                        |                                        |                                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Rostfri                                | Rostfri                                | Rostfri/Briljantvit/Obsidiansvart      | Obsidiansvart/Grafitgrå                       |
| 75 cm bred                             | 90 cm bred                             | 90 cm bred                             | 88 cm bred                                    |
| Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift* | Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift* | Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift* | Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*        |
| AC-motor                               | AC-motor                               | Tystgående DC-motor                    |                                               |
| Dubbelsidigt fläktutsug                | Dubbelsidigt fläktutsug                | Dubbelsidigt fläktutsug                | Dubbelsidigt fläktutsug                       |
| 4 effektlägen                          | 4 effektlägen                          | 4 effektlägen                          | 4 effektlägen                                 |
| Intensivläge på 630 m³/h (frånluft)    | Intensivläge på 630 m³/h (frånluft)    | Intensivläge på 640 m³/h (frånluft)    | Intensivläge på 675 m³/h (frånluft)           |
| Touchknappar (LED)                     | Touchknappar (LED)                     | Touch on glass-display                 | Touch on glass-display                        |
| LED-belysning (2 st)                   | LED-belysning (3 st)                   | LED-belysning (3 st)                   | LED-belysning (1 st)                          |
| 2 rostfria fettfilter                  | 3 rostfria fettfilter                  | 3 rostfria fettfilter                  | 1 rostfritt fettfilter                        |
| WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0            | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0            | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0            | CleanCover                                    |
| Ljuddämpningspaket                     | Ljuddämpningspaket                     | Ljuddämpningspaket                     | Skorsten DADC 9000 krävs för fr.drift via tak |
| Omb.sats DUW 20 + kolfilter DKF 12-R   | Specialmått möjligt                    | Specialmått möjligt                    | Kolfilter DKF 29 alt DKF 29-R                 |
| Specialmått möjligt                    | Valfri RAL-färg möjligt                | Kolfilter DKF 12-1 alt DKF 12-R        |                                               |
| Valfri RAL-färg möjligt                | Kolfilter DKF 12-1 alt DKF 12-R        | Omb.sats DUW 20                        |                                               |
|                                        | Omb.sats DUW 20                        | WiFiConn@ct                            |                                               |
|                                        | WiFiConn@ct                            |                                        |                                               |

| Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            | Teknisk data            |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Energiklass: A++        | Energiklass: A++        | Energiklass: A++        | Energiklass: A          |
| Ljudnivå: 52 dB(A)      | Ljudnivå: 52 dB(A)      | Ljudnivå: 52 dB(A)      | Ljudnivå 50 dB(A)       |
| <b>22 690 kr</b>        | <b>22 690 kr</b>        | <b>33 890 kr</b>        | <b>14 290 kr</b>        |
| Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris | Rekommenderat cirkapris |
|                         | Modell för extern motor |                         |                         |
|                         | <b>22 690 kr</b>        |                         |                         |
|                         | Rekommenderat cirkapris |                         |                         |

\* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadssats.



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele vägghängande fläktar



**DA 6066 W**



**DA 6086 W**



**DA 6096 W**



**DA 6488 W**  
Pure Grey/Pure Black

|                                                     |                                        |                                                     |                                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Briljantvit/Obsidiansvart                           | Svart/Vit                              | Svart/Vit                                           | Grafitgrå/Obsidiansvart                             |
| 60 cm bred                                          | 80 cm bred                             | 90 cm bred                                          | 80 cm bred                                          |
| Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*              | Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift* | Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*              | Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*              |
| AC-motor                                            | AC-motor                               | AC-motor                                            | DC-motor                                            |
| Dubbelsidigt fläktutsug                             | Dubbelsidigt fläktutsug                | Dubbelsidigt fläktutsug                             | Dubbelsidigt fläktutsug                             |
| 4 effektlägen                                       | 4 effektlägen                          | 4 effektlägen                                       | 4 effektlägen                                       |
| Intensivläge på 650 m³/h (frånluft)                 | Intensivläge på 650 m³/h (frånluft)    | Intensivläge på 650 m³/h (frånluft)                 | Intensivläge på 610 m³/h                            |
| Touchknappar (LED)                                  | Touchknappar (LED)                     | Touchknappar (LED)                                  | Touch on glass-styrning                             |
| LED-belysning (2 st)                                | LED-belysning (2 st)                   | LED-belysning (2 st)                                | LED-belysning (2 st)                                |
| 1 rostfritt fettfilter                              | 1 rostfritt fettfilter                 | 1 rostfritt fettfilter                              | 1 rostfritt fettfilter                              |
| Kolfilter DKF 25-1                                  | Kolfilter DKF 25-1                     | Skorsten DADC 6000 krävs för frånluftsdrift via tak | Skorsten DADC 6000 krävs för frånluftsdrift via tak |
| Skorsten DADC 6000 krävs för frånluftsdrift via tak | frånluftsdrift via tak                 | Kolfilter DKF 25-P alt. DKF-R                       | Kolfilter DKF 25-1 alt. DKF-R                       |
|                                                     |                                        |                                                     |                                                     |
|                                                     |                                        |                                                     |                                                     |
|                                                     |                                        |                                                     |                                                     |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: B     | Energiklass: B     | Energiklass: B     | Energiklass: A++   |
| Ljudnivå: 54 dB(A) | Ljudnivå: 54 dB(A) | Ljudnivå: 54 dB(A) | Ljudnivå: 53 dB(A) |

**15 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**17 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**17 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**24 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

\* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadsatts.



# Miele vägghängande fläktar




**DA 6498 W**  
Pure Grey/ Pure Black



**DA 9298 W**



**DA 7198 W**  
Triple Black/Grey



**DA 6798 W**

|                                                     |                                        |                                                     |                                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Grafitgrå/ Obsidiansvart                            | Blackboard edition                     | Obsidiansvart/Grafitgrå                             | Obsidiansvart                                       |
| 90 cm bred                                          | 90 cm bred                             | 90 cm bred                                          | 90 cm bred                                          |
| Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*              | Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift* | Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*              | Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*              |
| DC-motor                                            | Tystgående DC-motor                    | Tystgående DC-motor                                 | Tystgående DC-motor                                 |
| Dubbelsidigt fläktutsug                             |                                        | Dubbelsidigt fläktutsug                             | Dubbelsidigt fläktutsug                             |
| 4 effektlägen                                       | 5 effektlägen                          | 4 effektlägen                                       | 4 effektlägen                                       |
| Intensivläge på 610 m³/h                            | Intensivläge på 915 m³/h (frånluft)    | Intensivläge på 600 m³/h (frånluft)                 | Intensivläge på 610 m³/h (frånluft)                 |
| Touch on glass-styrning                             | Touchknappar                           | Touch on glass-display                              | Touch on glass-display                              |
| LED-belysning (2 st)                                | LED-belysning                          | LED-belysning (2 st)                                | LED-belysning (3 st)                                |
| 1 rostfritt fettfilter                              | 3 rostfria fettfilter                  | 1 rostfritt fettfilter                              | 1 rostfritt fettfilter                              |
| Skorsten DADC 6000 krävs för frånluftsdrift via tak | Con@ctivity 3.0                        | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0                         | WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0                         |
| Kolfilter DKF 25-1 alt. DKF-R                       |                                        | Skorsten DADC 7000 krävs för frånluftsdrift via tak | Skorsten DADC 6000 krävs för frånluftsdrift via tak |
|                                                     | Kolfilter DKF 29 alt DKF 29-R          | frånluftsdrift via tak                              | frånluftsdrift via tak                              |
|                                                     | CleanCover                             | Kolfilter DKF 11-1 alt. DKF 11-1 R                  | Kolfilter DKF 25-1 alt DKF 25-R                     |
|                                                     |                                        | CleanCover                                          |                                                     |
|                                                     |                                        | Ljuddämpningspaket                                  |                                                     |

| Teknisk data       | Teknisk data      | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A++   | Energiklass: A+++ | Energiklass: A+    | Energiklass: A+    |
| Ljudnivå: 53 dB(A) | Ljudnivå 53 dB    | Ljudnivå: 60 dB(A) | Ljudnivå: 52 dB(A) |

**24 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**23 590 kr**

Rekommenderat cirkapris

**25 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**33 190 kr**



Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

**24 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

\* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadssats.



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele utdragbara fläktar



## DAS 2620

## DAS 2920

## DAS 4620

## DAS 4920

|                                        |                                        |                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 60 cm bred                             | 90 cm bred                             | 60 cm bred                             | 90 cm bred                             |
| Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift* | Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift* | Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift* | Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift* |
| AC-motor                               | AC-motor                               | Tystgående DC-motor                    | Tystgående DC-motor                    |
| 3 effektlägen + boosterläge            | 3 effektlägen + boosterläge            | 3 effektlägen + 2 boosterlägen         | 3 effektlägen + 2 boosterlägen         |
| Intensivläge på 555 m³/h (frånluft)    | Intensivläge på 555 m³/h (frånluft)    | Intensivläge på 600 m³/h (frånluft)    | Intensivläge på 600 m³/h (frånluft)    |
| Knappar i framkant                     | Knappar i framkant                     | Knappar i framkant                     | Knappar i framkant                     |
| LED-belysning                          | LED-belysning                          | LED-belysning                          | LED-belysning                          |
| 1 rostfritt fettfilter                 | 1 rostfritt fettfilter                 | 1 rostfritt fettfilter                 | 1 rostfritt fettfilter                 |
| Ångskärm 32 mm hög                     | Ångskärm 32 mm hög                     | Ångskärm 32 mm hög                     | Ångskärm 32 mm hög                     |
| Omb.sats DUU 151                       | Omb.sats DUU 151                       | Omb.sats DUU 151                       | Omb.sats DUU 151                       |
| Kolfilter DKF 13-P/DKF 31-R            | Kolfilter DKF 13-P/DKF 31-R            | Kolfilter DKF 13-P/DKF 31-R            | Kolfilter DKF 13-P/DKF 31-R            |
|                                        |                                        | Con@ctivity 3.0 ingår                  | Con@ctivity 3.0 ingår                  |
|                                        |                                        |                                        |                                        |
|                                        |                                        |                                        |                                        |
|                                        |                                        |                                        |                                        |
|                                        |                                        |                                        |                                        |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A     | Energiklass: A     | Energiklass: A+++  | Energiklass: A+++  |
| Ljudnivå: 61 dB(A) | Ljudnivå: 61 dB(A) | Ljudnivå: 56 dB(A) | Ljudnivå: 55 dB(A) |

**7 095 kr**

Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

**7 095 kr**

Rekommenderat cirkapris

**8 695 kr**

Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

**8 695 kr**

Rekommenderat cirkapris

**9 395 kr**

Rekommenderat cirkapris

**10 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

\* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadssats.



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



## DAS 4630

## DAS 4930

## DAS 4640

## DAS 4940

|                                        |                                        |                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 60 cm bred, Obsidiansvart              | 90 cm bred, Obsidiansvart              | 60 cm bred, Glasskiva                  | 90 cm bred, Glasskiva                  |
| Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift* | Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift* | Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift* | Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift* |
| Tystgående DC-motor                    | Tystgående DC-motor                    | Tystgående DC-motor                    | Tystgående DC-motor                    |
| 3 effektlägen + 2 boosterlägen         | 3 effektlägen + 2 boosterlägen         | 3 effektlägen + boosterläge            | 3 effektlägen + boosterläge            |
| Intensivläge på 720 m³/h (frånluft)    | Intensivläge på 720 m³/h (frånluft)    | Intensivläge på 600 m³/h (frånluft)    | Intensivläge på 625 m³/h (frånluft)    |
| Touchknappar i framkant (LED)          | Touchknappar i framkant (LED)          | Knappar i bakkant                      | Knappar i bakkant                      |
| LED-belysning                          | LED-belysning                          | LED-belysning                          | LED-belysning                          |
| 1 rostfritt fettfilter                 | 1 rostfritt fettfilter                 | 2 rostfria fettfilter                  | 2 rostfria fettfilter                  |
| Ångskärm 32 mm hög                     | Ångskärm 32 mm hög                     | Ångskärm 6 mm hög                      | Ångskärm 6 mm hög                      |
| Omb.sats DUU 151                       | Omb.sats DUU 151                       | Omb.sats DUU 151                       | Omb.sats DUU 151                       |
| Kolfilter DKF 13-P/DKF 31-R            | Kolfilter DKF 13-P/DKF 31-R            | Kolfilter DKF 13-P/DKF 31-R            | Kolfilter DKF 13-P/DKF 31-R            |
| Con@ctivity 3.0 ingår                  | Con@ctivity 3.0 ingår                  | Con@ctivity 3.0 ingår                  | Con@ctivity 3.0 ingår                  |
|                                        |                                        |                                        |                                        |
|                                        |                                        |                                        |                                        |
|                                        |                                        |                                        |                                        |
|                                        |                                        |                                        |                                        |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A+++  | Energiklass: A+++  | Energiklass: A+    | Energiklass: A++   |
| Ljudnivå: 56 dB(A) | Ljudnivå: 55 dB(A) | Ljudnivå: 52 dB(A) | Ljudnivå: 51 dB(A) |

**11 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**13 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**13 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

\* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadssats.



# Miele utdragbara fläktar



## DAS 8630

## DAS 8930

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 60 cm bred, Rostfri med delvis svart panel | 90 cm bred, Rostfri med delvis svart panel |
| Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*     | Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*     |
| Tystgående DC-motor                        | Tystgående DC-motor                        |
| 3 effektlägen + 2 boosterlägen             | 3 effektlägen + 2 boosterlägen             |
| Intensivläge på 810 m³/h (frånluft)        | Intensivläge på 880 m³/h (frånluft)        |
| Touchknappar i framkant (LED)              | Touchknappar i framkant (LED)              |
| LED-belysning                              | LED-belysning                              |
| 2 rostfria fettfilter                      | 2 rostfria fettfilter                      |
| Ångskärm 15 mm hög                         | Ångskärm 15 mm hög                         |
| Omb.sats DUU 151                           | Omb.sats DUU 151                           |
| Kolfilter DKF 13-P/DKF 31-R                | Kolfilter DKF 13-P/DKF 31-R                |
| Con@ctivity 3.0 ingår                      | Con@ctivity 3.0 ingår                      |
|                                            |                                            |
|                                            |                                            |
|                                            |                                            |

| Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A+    | Energiklass: A++   |
| Ljudnivå: 52 dB(A) | Ljudnivå: 51 dB(A) |

**18 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**20 490 kr**

Rekommenderat cirkapris



## Miele underbyggda fläktar

## Miele takfläktar



### DA 1260 RF



### DA 2808 RF



### DA 2808 BV

|                                        |  |                                        |                                        |
|----------------------------------------|--|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Rostfri eller Briljantvit              |  | Rostfria paneler                       | Vita paneler                           |
| 60 cm bred                             |  | 88 cm bred                             | 88 cm bred                             |
| Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift* |  | Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift* | Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift* |
| AC-motor                               |  | Tystgående DC-motor                    | Tystgående DC-motor                    |
| 4 effektlägen                          |  | Dubbelsidigt fläktutsug                | Dubbelsidigt fläktutsug                |
| Intensivläge på 545 m³/h (frånluft)    |  | 4 effektlägen                          | 4 effektlägen                          |
| Touchknappar i framkant                |  | Intensivläge på 750 m³/h (frånluft)    | Intensivläge på 750 m³/h (frånluft)    |
| LED-belysning (2 st)                   |  | Touchknappar                           | Touchknappar                           |
| 2 rostfria fettfilter                  |  | LED-belysning (4 st)                   | LED-belysning (4 st)                   |
| Kolfilter DKF 18-1                     |  | 2 rostfria fettfilter                  | 2 rostfria fettfilter                  |
|                                        |  | Ljuddämpningspaket                     | Ljuddämpningspaket                     |
|                                        |  | Con@ctivity 3.0 ingår                  | Con@ctivity 3.0 ingår                  |
|                                        |  | Omb.sats DUU 2900                      | Omb.sats DUU 2900                      |
|                                        |  | Kolfilter DKF 20-1                     | Kolfilter DKF 20-1                     |
|                                        |  | WiFiConn@ct                            | WiFiConn@ct                            |

| Teknisk data       |  | Teknisk data       |  |
|--------------------|--|--------------------|--|
| Energiklass: C     |  | Energiklass: A+    |  |
| Ljudnivå: 64 dB(A) |  | Ljudnivå: 53 dB(A) |  |

**6 695 kr**

Rekommenderat cirkapris

**32 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

**32 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**32 390 kr**



Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

**32 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

\* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadssats.



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele inbygggnadsfläktar



**DA 2558 RF**



**DA 2578 RF**



**DA 2668**



**DA 2698**

|                                        |                                        |                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Rostfri                                | Rostfri                                | Rostfri                                | Rostfri/Briljantvit                    |
| 50 cm bred                             | 70 cm bred                             | 60 cm bred                             | 90 cm bred                             |
| Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift* | Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift* | Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift* | Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift* |
| AC-motor                               | AC-motor                               | DC-motor                               | DC-motor                               |
| Dubbelsidigt fläktutsug                | Dubbelsidigt fläktutsug                | Dubbelsidigt fläktutsug                | Dubbelsidigt fläktutsug                |
| 4 effektlägen                          | 4 effektlägen                          | 4 effektlägen                          | 4 effektlägen                          |
| Intensivläge på 600 m³/h (frånluft)    | Intensivläge på 600 m³/h (frånluft)    | Intensivläge på 600 m³/h (frånluft)    | Intensivläge på 640 m³/h (frånluft)    |
| LED-belysning (2 st)                   | LED-belysning (2 st)                   | Touchknappar (LED)                     | Touchknappar (LED)                     |
| 1 st rostfritt fettfilter              | 1 st rostfritt fettfilter              | LED-belysning (2 st)                   | LED-belysning (4 st)                   |
| Con@ctivity 3.0 ingår                  | Con@ctivity 3.0 ingår                  | 2 rostfria fettfilter                  | 2 rostfria fettfilter                  |
| Omb.sats DUU 151 + kolfilter DKF 15-1  | Omb.sats DUU 151 + kolfilter DKF 15-1  | Con@ctivity 3.0 ingår                  | Con@ctivity 3.0 ingår                  |
| WiFiConn@ct                            | WiFiConn@ct                            | Omb.sats DUU 151 + kolfilter DKF 19-1  | Omb.sats DUU 151 + kolfilter DKF 19-1  |
|                                        |                                        | WiFiConn@ct                            | WiFiConn@ct                            |
|                                        |                                        |                                        |                                        |
|                                        |                                        |                                        |                                        |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Energiklass: A     | Energiklass: A     | Energiklass: A+    | Energiklass: A+    |
| Ljudnivå: 56 dB(A) | Ljudnivå: 56 dB(A) | Ljudnivå: 51 dB(A) | Ljudnivå: 51 dB(A) |

**10 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**12 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

**12 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**22 890 kr**

Rekommenderat cirkapris





**29 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

**29 190 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



## DA 2628



## DAD 4840



## DAD 4940

|                                     |  |                                            |                                            |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Rostfri/Briljantvit                 |  | Svart glas och rostfri                     | Svart glas och rostfri                     |
| 120 cm bred                         |  | 91,6 cm bred                               | 93,6 cm bred                               |
| Frånluftsanslutning                 |  | Frånluftsanslutning alt cirkulations-drift | Frånluftsanslutning alt cirkulations-drift |
| DC-motor                            |  | DC-motor                                   | DC-motor                                   |
| Dubbelsidigt fläktutsug             |  | Dubbelsidigt fläktutsug                    | Dubbelsidigt fläktutsug                    |
| 4 effektlägen                       |  | 4 effektlägen                              | 4 effektlägen                              |
| Intensivläge på 640 m³/h (frånluft) |  | Intensivläge på 644 m³/h (frånluft)        | Intensivläge på 644 m³/h (frånluft)        |
| Touchknappar (LED)                  |  | Touch on glass-display                     | Touch on glass-display                     |
| LED-belysning (3 st)                |  | Dimbar LED-belysning                       | Dimbar LED-belysning                       |
| 4 st rostfria fettfilter            |  | 2 rostfria fettfilter                      | 2 rostfria fettfilter                      |
| Con@ctivity 3.0 ingår               |  | Motordriven ångskärm                       | Motordriven ångskärm                       |
| Omb.sats DUU 151                    |  | 30 cm hög i uppfällt läge                  | 30 cm hög i uppfällt läge                  |
| WiFiConn@ct                         |  | WiFiConn@ct                                | WiFiConn@ct                                |
|                                     |  | Kolfilter DKF 30-P/-RK                     | Kolfilter DKF 30-P/-R                      |
|                                     |  | Omb.sats DUU 600                           | Omb.sats DUU 600                           |

|                     |  |                     |                     |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>Teknisk data</b> |  | <b>Teknisk data</b> | <b>Teknisk data</b> |
| Energiklass: A+     |  | Energiklass: A      | Energiklass: A      |
| Ljudnivå: 51 dB(A)  |  | 1 ~ N, 230 V, 10 A  | 1 ~ N, 230 V, 10 A  |

**33 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**33 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**33 190 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele dammsugare



**Nyhet!**

## Classic C1 PowerLine



**Nyhet!**

## Classic C1 Flex PowerLine



**Nyhet!**

## Classic C1 Parquet XL PowerLine



**Nyhet!**

## Complete C2 Tango PowerLine

|                                      |                                      |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| AirClean-filter                      | AirClean-filter                      | AirClean-filter                      | Air Clean-filter                     |
| Elektronisk motorstyrning med vred   | Elektronisk motorstyrning med vred   | Elektronisk motorstyrning med vred   | Elektronisk motorstyrning med vred   |
| Comfort teleskoprör i rostfritt stål | Comfort teleskoprör i rostfritt stål | Comfort teleskoprör i rostfritt stål | Comfort teleskoprör i rostfritt stål |
| G/N påse 3D                          | G/N påse 3D                          | G/N påse 3D                          | G/N påse 3D                          |
| Mangoröd                             | Lotusvit                             | Grafitgrå                            | Mangoröd                             |
| Parkeringsystem                      | Parkeringsystem                      | Parkeringsystem                      | Parkeringsystem                      |
| VarioClip tillbehörsklämma           | VarioClip tillbehörsklämma           | VarioClip tillbehörsklämma           | Integrerade tillbehör                |
| Vikt komplett: 5,5 kg                | Vikt komplett: 5,5 kg                | Vikt komplett: 5,5 kg                | Vikt komplett: 7 kg                  |
| Golvmunstycke SBD 355-3              | Golvmunstycke SBD 355-3              | Golvmunstycke SBD 355-3 och SBB 400  | Golvmunstycke SBD 355-3              |
| Räckvidd: 9 m                        | Räckvidd: 9 m                        | Räckvidd: 9 m                        | Räckvidd: 10 meter                   |
| XXL grepprör                         | XXL grepprör                         | XXL grepprör                         | Normalt grepprör                     |
|                                      |                                      |                                      | Comfort kabelvinda                   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |
|                                      |                                      |                                      |                                      |
|                                      |                                      |                                      |                                      |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Effekt: 800 W      | Effekt: 800 W      | Effekt: 800 W      | Effekt: 890 W      |
| Ljudnivå: 79 dB(A) | Ljudnivå: 79 dB(A) | Ljudnivå: 79 dB(A) | Ljudnivå: 80 dB(A) |

**2 495 kr**

Rekommenderat cirkapris

**2 595 kr**

Rekommenderat cirkapris

**2 995 kr**

Rekommenderat cirkapris

**3 095 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



**Nyhet!**

## Compact C2 PowerLine



**Nyhet!**

## Complete C2 PowerLine



**Nyhet!**

## Complete C2 Hardfloor PowerLine



**Nyhet!**

## Compact C2 Cat & Dog

|                                      |                                      |                                      |                                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Air Clean Plus-filter                | Air Clean Plus-filter                | Air Clean Plus-filter                | Active Air Clean-filter               |
| Elektronisk motorstyrning med vred   | Elektronisk motorstyrning med vred   | Elektronisk motorstyrning med vred   | Elektronisk motorstyrning med vred    |
| Comfort teleskoprör i rostfritt stål | Comfort teleskoprör i rostfritt stål | Comfort teleskoprör i rostfritt stål | Comfort teleskoprör i rostfritt stål  |
| F/J/M påse 3D                        | G/N påse 3D                          | G/N påse 3D                          | F/J/M påse 3D                         |
| Marinblå                             | Lotusvit                             | Techblue                             | Mangoröd                              |
| Parkeringsystem                      | Parkeringsystem                      | Parkeringsystem                      | Parkeringsystem                       |
| Integrerade tillbehör                | Integrerade tillbehör                | Integrerade tillbehör                | VarioClip tillbehörsklämma            |
| Vikt komplett: 7 kg                  | Vikt komplett: 7 kg                  | Vikt komplett: 7 kg                  | Vikt komplett: 6,5 kg                 |
| Golvmunstycke SBD 355-3              | Golvmunstycke SBD 355-3              | Golvmunstycke SBD 355-3/SBB 235-3    | Golvmunstycke SBD 365-3 och STB 305-3 |
| Räckvidd: 11 meter                   | Räckvidd: 10 meter                   | Räckvidd: 10 meter                   | Räckvidd: 11 meter                    |
| Normalt grepprör                     | Normalt grepprör                     | Normalt grepprör                     | Normalt grepprör                      |
| Comfort kabelvinda                   |                                      |                                      | Comfort kabelvinda                    |
|                                      |                                      |                                      |                                       |
|                                      |                                      |                                      |                                       |
|                                      |                                      |                                      |                                       |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Effekt: 890 W      | Effekt: 890 W      | Effekt: 890 W      | Effekt: 890 W      |
| Ljudnivå: 79 dB(A) | Ljudnivå: 80 dB(A) | Ljudnivå: 80 dB(A) | Ljudnivå: 75 dB(A) |

**3 195 kr**

Rekommenderat cirkapris

**3 295 kr**



Rekommenderat cirkapris

**3 495 kr**

Rekommenderat cirkapris

**3 995 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele dammsugare



**Nyhet!**

## Complete C3 PowerLine



**Nyhet!**

## Complete C3 Active PowerLine



**Nyhet!**

## Complete C3 PowerLine Flex



**Nyhet!**

## Complete C3 Active Parquet PowerLine

|                                      |                                      |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| AirClean-filter                      | HEPA AirClean-filter                 | AirClean-filter                      | AirClean-filter                      |
| Elektronisk motorstyrning +/-        | Elektronisk motorstyrning +/-        | Elektronisk motorstyrning +/-        | Elektronisk motorstyrning +/-        |
| Comfort teleskoprör i rostfritt stål | Comfort teleskoprör i rostfritt stål | Comfort teleskoprör i rostfritt stål | Comfort teleskoprör i rostfritt stål |
| G/N påse 3D                          | G/N påse 3D                          | G/N påse 3D                          | G/N påse 3D                          |
| Mangoröd/Grafitgrå                   | Petrol/Currygul                      | Currygul                             | Lotusvit/Grafitgrå                   |
| Parkeringsystem                      | Parkeringsystem                      | Parkeringsystem                      | Parkeringsystem                      |
| Integrerade tillbehör                | Integrerade tillbehör                | Integrerade tillbehör                | Integrerade tillbehör                |
| Golvmunstycke SBD 365-3              | Golvmunstycke SBD 365-3              | Golvmunstycke SBD 365-3              | Golvmunstycke SBD 365-3/SBB 300-3    |
| Vikt komplett: 8,2 kg                | Vikt komplett: 7,3 kg                | Vikt komplett: 8,2 kg                | Vikt komplett: 7,3 kg                |
| Räckvidd: 12 meter                   | Räckvidd: 12 meter                   | Räckvidd: 12 meter                   | Räckvidd: 12 meter                   |
| Normalt grepprör                     | Normalt grepprör                     | Normalt grepprör                     | Normalt grepprör                     |
| Comfort-kabelvinda                   | Comfort-kabelvinda                   | Comfort-kabelvinda                   | Comfort-kabelvinda                   |
|                                      |                                      | Fogmunstycke SFD 20                  |                                      |
|                                      |                                      |                                      |                                      |
|                                      |                                      |                                      |                                      |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Effekt: 890 W      | Effekt: 890 W      | Effekt: 890 W      | Effekt: 890 W      |
| Ljudnivå: 77 dB(A) | Ljudnivå: 77 dB(A) | Ljudnivå: 77 dB(A) | Ljudnivå: 77 dB(A) |

**3 795 kr**

Rekommenderat cirkapris

**3 795 kr**



Rekommenderat cirkapris

**3 895 kr**

Rekommenderat cirkapris

**4 295 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



**Nyhet!**

## Complete C3 Allergy PowerLine

|                                      |
|--------------------------------------|
| HEPA AirClean-filter                 |
| Elektronisk motorstyrning +/-        |
| Comfort teleskoprör i rostfritt stål |
| G/N påse 3D                          |
| Techblue                             |
| Parkeringsystem                      |
| Integrerade tillbehör                |
| Golvmunstycke SBD 365-3              |
| Vikt komplett: 7,4 kg                |
| Räckvidd: 12 meter                   |
| Eco comforthandtag                   |
| Comfort-kabelvinda                   |
|                                      |
|                                      |
|                                      |



**Nyhet!**

## Complete C3 Parquet PowerLine

|                                      |
|--------------------------------------|
| AirClean Plus-filter                 |
| Elektronisk motorstyrning +/-        |
| Comfort teleskoprör i rostfritt stål |
| G/N påse 3D                          |
| Marinblå                             |
| Parkeringsystem                      |
| Integrerade tillbehör                |
| Golvmunstycke SBD 365-3/SBB 300      |
| Vikt komplett: 7,2 kg                |
| Räckvidd: 12 m                       |
| Normalt grepprör                     |
| Comfort-kabelvinda                   |
|                                      |
|                                      |
|                                      |



**Nyhet!**

## Complete C3 MART Cat&Dog Flex PowerLine

|                                      |
|--------------------------------------|
| Active AirClean-filter               |
| Elektronisk motorstyrning +/-        |
| Comfort teleskoprör i rostfritt stål |
| G/N påse 3D                          |
| Mangoröd                             |
| Parkeringsystem                      |
| Integrerade tillbehör                |
| Golvmunstycke SBD 365-3/STB 305-3    |
| Vikt komplett: 7,3 kg                |
| Räckvidd: 12 meter                   |
| Normalt grepprör                     |
| Comfort-kabelvinda                   |
| Fogmunstycke SFD 20                  |
|                                      |
|                                      |
|                                      |



**Nyhet!**

## Complete C3 Comfort PowerLine

|                                      |
|--------------------------------------|
| HEPA AirClean-filter                 |
| Elektronisk motorstyrning +/-        |
| Comfort teleskoprör i rostfritt stål |
| G/N påse 3D                          |
| Grafitgrå                            |
| Parkeringsystem                      |
| Integrerade tillbehör                |
| Golvmunstycke SBD 365-3              |
| Vikt komplett: 7,6 kg                |
| Räckvidd: 12 meter                   |
| Normalt grepprör                     |
| Comfort-kabelvinda                   |
|                                      |
|                                      |
|                                      |

| Teknisk data       |
|--------------------|
| Effekt: 890 W      |
| Ljudnivå: 77 dB(A) |

**4 495 kr**

Rekommenderat cirkapris

| Teknisk data       |
|--------------------|
| Effekt: 890 W      |
| Ljudnivå: 77 dB(A) |

**4 695 kr**

Rekommenderat cirkapris

| Teknisk data       |
|--------------------|
| Effekt: 890 W      |
| Ljudnivå: 76 dB(A) |

**5 095 kr**

Rekommenderat cirkapris

| Teknisk data       |
|--------------------|
| Effekt: 890 W      |
| Ljudnivå: 77 dB(A) |

**5 995 kr**

Rekommenderat cirkapris



Foot Switch



Comfort cable



HEPA 13



77 dB



Integrated



12 m



GN 3D



890 W



Foot Switch



Comfort cable



AirClean Plus



77 dB



Integrated



12 m



GN 3D



890 W



Foot Switch



Comfort cable



AirClean



76 dB



Integrated



12 m



GN 3D



890 W



Foot Switch



Comfort cable



HEPA 13



77 dB



Integrated



12 m



GN 3D



890 W

# Miele dammsugare



**Nyhet!**

## Complete C3 Comfort PowerLine XL

|                                   |
|-----------------------------------|
| HEPA AirClean-filter              |
| Elektronisk motorstyrning +/-     |
| Comfort teleskoprör, rostfritt    |
| G/N påse 3D                       |
| Marinblå                          |
| Parkeringsystem                   |
| Integrerade tillbehör             |
| Golvmunstycke SBD 365-3/SBB 400-3 |
| Vikt komplett: 7,3 kg             |
| Räckvidd: 12 meter                |
| Comforthandtag                    |
| Comfort-kabelvinda                |

### Teknisk data

|                    |
|--------------------|
| Effekt: 890 W      |
| Ljudnivå: 77 dB(A) |

**6 295 kr**

Rekommenderat cirkapris



**Nyhet!**

## Blizzard CX1

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Grafitgrå                                 |
| Hygien Lifetime-filter                    |
| Elektronisk motorstyrning med vred        |
| Comfort teleskoprör av rostfritt stål     |
| 3 lit dammbehållare med hygienisk tömning |
| Park.system för pauser i dammsugningen    |
| Integrerade tillbehör                     |
| Räckvidd: 11 m                            |
| Golvmunstycke SBD 660-3                   |



|                       |
|-----------------------|
| Comfort-Kabelvinda    |
| Vikt komplett: 8,4 kg |

### Teknisk data

|                    |
|--------------------|
| Effekt: 890 W      |
| Ljudnivå: 77 dB(A) |

**4 895 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele Blizzard - påslös dammsugare



**Nyhet!**

## Blizzard CX1 Parquet Flex



**Nyhet!**

## Blizzard CX 1 Cat&Dog



**Nyhet!**

## Blizzard CX 1 Cat&Dog Flex



**Nyhet!**

## Blizzard CX1 Comfort Power

|                                           |                                           |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Obsidiansvart                             | Mangoröd                                  | Grafitgrå                                 | Obsidiansvart                             |
| HEPA Lifetime-filter                      | HEPA Lifetime-filter                      | HEPA Lifetime-filter                      | HEPA Lifetime-filter                      |
| Elektronisk motorstyrning med vred        | Elektronisk motorstyrning med vred        | Elektronisk motorstyrning med vred        | Elektronisk motorstyrning +/- via handtag |
| Comfort teleskoprör av rostfritt stål     | Comfort teleskoprör av rostfritt stål     | Comfort teleskoprör av rostfritt stål     | Comfort teleskoprör av rostfritt stål     |
| 4 lit dammbehållare med hygienisk tömning | 5 lit dammbehållare med hygienisk tömning | 6 lit dammbehållare med hygienisk tömning | 7 lit dammbehållare med hygienisk tömning |
| Park.system för pauser i dammsugningen    | Park.system för pauser i dammsugningen    | Park.system för pauser i dammsugningen    | Park.system för pauser i dammsugningen    |
| Integrerade tillbehör                     | Integrerade tillbehör                     | Integrerade tillbehör                     | Möbel och fogmunstycke integrerat         |
| Räckvidd: 11 m                            | Räckvidd: 11 m                            | Räckvidd: 11 m                            | Räckvidd: 11 m                            |
| Golvmunstycke SBD 660-3 samt              | Golvmunstycke SBD 660-3 samt              | Golvmunstycke SBD 660-3 samt              | Golvmunstycke SBD 660-3 samt              |
| SBB 300-3                                 | STB 305-3                                 | STB 305-3                                 | SBB 300-3                                 |
| Comfort-Kabelvinda                        | Comfort-Kabelvinda                        | Comfort-Kabelvinda                        | Comfort-Kabelvinda                        |
| Vikt komplett: 8,7 kg                     | Vikt komplett: 8,7 kg                     | Vikt komplett: 8,7 kg                     | Vikt komplett: 8,6 kg                     |
| Fogmunstycke SFD 20                       |                                           |                                           |                                           |
|                                           |                                           |                                           |                                           |
|                                           |                                           |                                           |                                           |

| Teknisk data    | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Effekt: 890 W   | Effekt: 890 W      | Effekt: 890 W      | Effekt: 890 W      |
| Ljudnivå: 76 dB | Ljudnivå: 76 dB(A) | Ljudnivå: 76 dB(A) | Ljudnivå: 76 dB(A) |

**6 295 kr**

Rekommenderat cirkapris

**6 395 kr**





Rekommenderat cirkapris

**6 595 kr**

Rekommenderat cirkapris

**6 895 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Sladdlös dammsugare - påslös



**Nyhet!**

## Triflex HX1 ActivePower

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Obsidiansvart/Blå transparent                           |
| Hygien Lifetime-filter                                  |
| Effektstyrning med tre nivåer                           |
| Flyttbar motorenhet                                     |
| Utan påse (0,5 l dammbox)                               |
| Li-Ion batteri 25,2 Volt                                |
| Vikt komplett kg: 3,6                                   |
| Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel |
| Ytkapacitet 125 kvm                                     |
| Golvmunstycke SEB 430                                   |
| Laddtid: 4 timmar                                       |
|                                                         |
|                                                         |
|                                                         |



**Nyhet!**

## Triflex HX1 ActivePower

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Grafitgrå/Röd transparent                                   |
| Hygien Lifetime-filter                                      |
| Effektstyrning med tre nivåer                               |
| Flyttbar motorenhet                                         |
| Utan påse (0,5 l dammbox)                                   |
| Li-Ion batteri 25,2 Volt                                    |
| Vikt komplett kg: 3,6                                       |
| Väggfäste inklusive möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel |
| Ytkapacitet 125 kvm                                         |
| Golvmunstycke SEB 430                                       |
| Laddtid: 4 timmar                                           |
|                                                             |
|                                                             |
|                                                             |



## Triflex HX1 Lotusvit

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Lotusvit/Röd transparent                                |
| Hygien Lifetime-filter                                  |
| Effektstyrning med tre nivåer                           |
| Flyttbar motorenhet                                     |
| Utan påse (0,5 l dammbox)                               |
| Li-Ion batteri 25,2 Volt                                |
| Vikt komplett kg: 3,6                                   |
| Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel |
| Ytkapacitet 125 kvm                                     |
| Golvmunstycke SEB 430                                   |
| Laddtid: 4 timmar                                       |
|                                                         |
|                                                         |
|                                                         |



## Triflex HX1 Obsidiansvart

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Obsidiansvart/Röd transparent                           |
| Hygien Lifetime-filter                                  |
| Effektstyrning med tre nivåer                           |
| Flyttbar motorenhet                                     |
| Utan påse (0,5 l dammbox)                               |
| Li-Ion batteri 25,2 Volt                                |
| Vikt komplett kg: 3,6                                   |
| Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel |
| Ytkapacitet 125 kvm                                     |
| Golvmunstycke SEB 430                                   |
| Laddtid: 4 timmar                                       |
|                                                         |
|                                                         |
|                                                         |

| Teknisk data  |
|---------------|
| Effekt: 170 W |
|               |

| Teknisk data  |
|---------------|
| Effekt: 170 W |
|               |

| Teknisk data         |
|----------------------|
| Effekt: 170 W + 50 W |
|                      |

| Teknisk data         |
|----------------------|
| Effekt: 170 W + 50 W |
|                      |

**6 195 kr**

Rekommenderat cirkapris

**6 195 kr**

Rekommenderat cirkapris

**6 895 kr**

Rekommenderat cirkapris

**6 895 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Sladdlös dammsugare - påslös



**Nyhet!**



**Nyhet!**

## Triflex HX1 Grafitgrå

## Triflex HX1 Plus

## Triflex HX1 Flash

|                                                         |                                                         |                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| Grafitgrå/Blå transparent                               | Obsidian black, Röd transparent                         | Grafitgrå                                               |  |
| Hygien Lifetime-filter                                  | HEPA Lifetime-filter                                    | HEPA Lifetime-filter                                    |  |
| Effektstyrning med tre nivåer                           | Effektstyrning med tre nivåer                           | Effektstyrning med tre nivåer                           |  |
| Flyttbar motorenhet                                     | Flyttbar motorenhet                                     | Flyttbar motorenhet                                     |  |
| Utan påse (0,5 l dammbox)                               | Utan påse (0,5 l dammbox)                               | Utan påse (0,5 l dammbox)                               |  |
| Li-Ion batteri 25,2 Volt                                | Li-Ion batteri 25,2 Volt                                | Li-Ion batteri 25,2 Volt                                |  |
| Vikt komplett kg: 3,6                                   | Vikt komplett kg: 3,6                                   | Vikt komplett kg: 3,6                                   |  |
| Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel | Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel | Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel |  |
| Ytkapacitet 125 kvm                                     | Ytkapacitet 125 kvm                                     | Ytkapacitet 125 kvm                                     |  |
| Golvmunstycke SEB 430                                   | Golvmunstycke SEB 430                                   | Golvmunstycke SEB 435                                   |  |
| Laddtid: 4 timmar                                       | Laddtid: 4 timmar                                       | Laddtid: 4 timmar                                       |  |
|                                                         |                                                         |                                                         |  |
|                                                         |                                                         |                                                         |  |
|                                                         |                                                         |                                                         |  |

| Teknisk data         | Teknisk data         | Teknisk data         |  |
|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Effekt: 170 W + 50 W | Effekt: 170 W + 50 W | Effekt: 170 W + 50 W |  |
|                      |                      |                      |  |

**6 895 kr**

Rekommenderat cirkapris

**7 295 kr**

Rekommenderat cirkapris

**7 395 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Sladdlös dammsugare - påslös



**Nyhet!**



## Triflex HX2 Lotusvit

## Triflex HX2 Flash

## Triflex HX2 Cat & Dog

## Triflex HX2 Sprinter

|                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Lotusvit/Rose guld/Kristallgrå                          | Lotusvit, Rose guld, Kristallgrå                        | Obsidiansvart/Rose guld/Kristallgrå                     | Kashmirgrå, Rose guld, Kristallgrå                      |
| HEPA Lifetime-filter                                    | HEPA Lifetime-filter                                    | HEPA Lifetime-filter                                    | HEPA Lifetime-filter                                    |
| Effektstyrning med tre nivåer                           | Effektstyrning med tre nivåer                           | Effektstyrning med tre nivåer                           | Effektstyrning med tre nivåer                           |
| Flyttbar motorenhet                                     | Flyttbar motorenhet                                     | Flyttbar motorenhet                                     | Flyttbar motorenhet                                     |
| Utan påse (0,5 l dammbox)                               | Utan påse (0,5 l dammbox)                               | Utan påse (0,5 l dammbox)                               | Utan påse (0,5 l dammbox)                               |
| Li-Ion batteri 25,2 Volt                                | Li-Ion batteri 25,2 Volt                                | Li-Ion batteri 25,2 Volt                                | Li-Ion batteri 25,2 Volt                                |
| Vikt komplett kg: 3,6                                   | Vikt komplett kg: 3,6                                   | Vikt komplett kg: 3,6                                   | Vikt komplett kg: 3,6                                   |
| Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel | Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel | Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel | Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel |
| Ytkapacitet 125 kvm                                     | Ytkapacitet 125 kvm                                     | Ytkapacitet 125 kvm                                     | Ytkapacitet 2 x 125 kvm                                 |
| Golvmunstycke SEB 430                                   | Golvmunstycke SEB 435                                   | Golvmunstycke SEB 435/SEB 23                            | Golvmunstycke SEB 430                                   |
| Laddtid: 4 timmar                                       | Laddtid: 4 timmar                                       | Laddtid: 4 timmar                                       | Laddtid: 4 timmar                                       |
|                                                         |                                                         |                                                         | Extra batteri                                           |
|                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
|                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |

| Teknisk data         | Teknisk data         | Teknisk data         | Teknisk data         |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Effekt: 272 W + 50 W | Effekt: 272 W + 50 W | Effekt: 272 W + 50 W | Effekt: 272 W + 50 W |
|                      |                      |                      |                      |

**8 595 kr**

Rekommenderat cirkapris

**8 795 kr**

Rekommenderat cirkapris

**9 395 kr**

Rekommenderat cirkapris

**10 090 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Sladdlös dammsugare - påslös



## Triflex HX2 Performance

## Triflex HX2 Racer

## Triflex HX2 Runner

## Triflex HX2 Pro

|                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kashmirgrå, Rose guld, Kristallgrå                      | Lotusvit, Rose guld, Kristallgrå                        | Obsidiansvart, Rose guld, Kristallgrå                   | Infinity grå perfinish, Rose guld, Kristallgrå          |
| HEPA Lifetime-filter                                    | Hygien Lifetime-filter                                  | HEPA Lifetime-filter                                    | HEPA Lifetime-filter                                    |
| Effektstyrning med tre nivåer                           | Effektstyrning med tre nivåer                           | Effektstyrning med tre nivåer                           | Effektstyrning med tre nivåer                           |
| Flyttbar motorenhet                                     | Flyttbar motorenhet                                     | Flyttbar motorenhet                                     | Flyttbar motorenhet                                     |
| Utan påse (0,5 l dammbox)                               | Utan påse (0,5 l dammbox)                               | Utan påse (0,5 l dammbox)                               | Utan påse (0,5 l dammbox)                               |
| Li-Ion batteri 25,2 Volt                                | Li-Ion batteri 25,2 Volt                                | Li-Ion batteri 25,2 Volt                                | Li-Ion batteri 25,2 Volt                                |
| Vikt komplett kg: 3,6                                   | Vikt komplett kg: 3,6                                   | Vikt komplett kg: 3,6                                   | Vikt komplett kg: 3,6                                   |
| Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel | Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel | Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel | Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel |
| Ytkapacitet 2 x 125 kvm                                 | Ytkapacitet 2 x 125 kvm                                 | Ytkapacitet 2 x 125 kvm                                 | Ytkapacitet 125 kvm                                     |
| Golvmunstycke SEB 430/SEB 23                            | Golvmunstycke SEB 430/SEB 23                            | Golvmunstycke SEB 435/SEB 23                            | Golvmunstycke SEB 435/Hard Floor Care                   |
| Laddtid: 4 timmar                                       | Laddtid: 4 timmar                                       | Laddtid: 4 timmar                                       | Laddtid: 4 timmar                                       |
| Extra batteri samt laddare                              | Extra batteri samt laddare                              | Extra batteri samt laddare                              | Extra batteri samt laddare                              |
|                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
|                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |

| Teknisk data         | Teknisk data         | Teknisk data         | Teknisk data         |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Effekt: 272 W + 50 W | Effekt: 272 W + 50 W | Effekt: 272 W + 50 W | Effekt: 272 W + 50 W |
|                      |                      |                      |                      |

**10 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**10 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**10 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**12 390 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele Boost - påslös dammsugare



**Nyhet!**

## Boost CX1 Active Power

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Grafitgrå                                  |
| AirClean-filter                            |
| Elektronisk motorstyrning med vred         |
| Comfort teleskoprör av rostfritt stål      |
| 1 lit dammbehållare med hygienisk tömning  |
| Parkeringsystem för pauser i dammsugningen |
| Vikt komplett kg: 5,9                      |
| VarioClip tillbehörsklämma                 |
| Räckvidd: 10 m                             |
| Golvmustycke SBD 365-3                     |
| Comfort-Kabelvinda                         |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |



## Boost CX1

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Lotusvit/Grafitgrån                        |
| AirClean-filter                            |
| Elektronisk motorstyrning med vred         |
| Comfort teleskoprör av rostfritt stål      |
| 1 lit dammbehållare med hygienisk tömning  |
| Parkeringsystem för pauser i dammsugningen |
| Vikt komplett kg: 5,9                      |
| VarioClip tillbehörsklämma                 |
| Räckvidd: 10 m                             |
| Golvmustycke SBD 365-5                     |
| Comfort-Kabelvinda                         |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |



## Boost CX1 Parquet PowerLine

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Lotusvit                                   |
| AirClean-filter                            |
| Elektronisk motorstyrning med vred         |
| Comfort teleskoprör av rostfritt stål      |
| 1 lit dammbehållare med hygienisk tömning  |
| Parkeringsystem för pauser i dammsugningen |
| Vikt komplett kg: 5,9                      |
| VarioClip tillbehörsklämma                 |
| Räckvidd: 10 m                             |
| Golvmustycke SBD 365-5 samt SBB 300-3      |
| Comfort-Kabelvinda                         |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |



## Boost CX1 Cat & Dog PowerLine

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Obsidiansvart                              |
| HEPA AirClean-filter                       |
| Elektronisk motorstyrning med vred         |
| Comfort teleskoprör av rostfritt stål      |
| 1 lit dammbehållare med hygienisk tömning  |
| Parkeringsystem för pauser i dammsugningen |
| Vikt komplett kg: 5,9                      |
| VarioClip tillbehörsklämma                 |
| Räckvidd: 10 m                             |
| Golvmustycke SBD 365-5 samt STB 305-3      |
| Comfort-Kabelvinda                         |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |

| Teknisk data   |
|----------------|
| Effekt: 890 W  |
| Ljud: 78 dB(A) |

**3 495 kr**

Rekommenderat cirkapris

| Teknisk data   |
|----------------|
| Effekt: 890 W  |
| Ljud: 78 dB(A) |

**3 695 kr**

Rekommenderat cirkapris

| Teknisk data   |
|----------------|
| Effekt: 890 W  |
| Ljud: 78 dB(A) |

**4 395 kr**

Rekommenderat cirkapris

| Teknisk data   |
|----------------|
| Effekt: 890 W  |
| Ljud: 78 dB(A) |

**4 895 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



## Scout RX 3 Online Hero

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| AirCleanPlus-filter                                                  |
| 3-D Smart Navigation                                                 |
| Quattro rengöringssystem                                             |
| Utan påse (0,4 l)                                                    |
| Obsidiansvart                                                        |
| Li-Ion batteri, 2600 mha                                             |
| Drifttid 60 min                                                      |
| Räckvidd: 65 kvm                                                     |
| Vikt komplett: 3 kg                                                  |
| Fyra sidoborstar (två borstar med 20 armar, två borstar med 6 armar) |
| Roterande borstvals                                                  |
| Möbelskydd                                                           |
| 4 olika rengöringslägen (Auto, Turbo, Silence, Spot)                 |
| Borstlös motor                                                       |
| Timer (olika tider varje dag)                                        |
| Home mapping                                                         |
| Mobile Control                                                       |

### Teknisk data

|                |
|----------------|
| Effekt: 30 W   |
| Ljud: 71 dB(A) |

**8 895 kr**

Rekommenderat cirkapris



## Scout RX3 Runner

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| AirCleanPlus-filter                                                  |
| 3-D Smart Navigation                                                 |
| Quattro rengöringssystem                                             |
| Utan påse (0,4 l)                                                    |
| Brons PearlFinish                                                    |
| Li-Ion batteri 5400 mha                                              |
| Drifttid 120 min                                                     |
| Räckvidd: 120 kvm                                                    |
| Vikt komplett: 3,2 kg                                                |
| Fyra sidoborstar (två borstar med 20 armar, två borstar med 6 armar) |
| Roterande borstvals                                                  |
| Möbelskydd                                                           |
| 4 olika rengöringslägen (Auto, Turbo, Silence, Spot)                 |
| Borstlös motor                                                       |
| Timer (olika tider varje dag)                                        |
| Home mapping                                                         |
| Mobile Control                                                       |

### Teknisk data

|                |
|----------------|
| Effekt: 30 W   |
| Ljud: 71 dB(A) |

**9 595 kr**

Rekommenderat cirkapris



## Scout RX3 HomeVision

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| AirCleanPlus-filter                                                  |
| 3-D Smart Navigation                                                 |
| Quattro rengöringssystem                                             |
| Utan påse (0,4 l)                                                    |
| Roseguld PearlFinish                                                 |
| Li-Ion batteri, 5400 mha                                             |
| Drifttid 120 min                                                     |
| Räckvidd: 120 kvm                                                    |
| Vikt komplett: 3,2 kg                                                |
| Fyra sidoborstar (två borstar med 20 armar, två borstar med 6 armar) |
| Roterande borstvals                                                  |
| Möbelskydd                                                           |
| 4 olika rengöringslägen (Auto, Turbo, Silence, Spot)                 |
| Borstlös motor                                                       |
| Timer (olika tider varje dag)                                        |
| Home mapping                                                         |
| Mobile Control                                                       |

### Teknisk data

|                |
|----------------|
| Effekt: 30 W   |
| Ljud: 71 dB(A) |

**10 290 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele kaffemaskiner - fristående



**CM 5310**



**CM 5315**



**CM 5410**



**CM 5510**

|                                        |                                        |                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Obsidiansvart/Björnbärsröd             | Grafitgrå                              | Obsidiansvart                          | Rosé gold pearl/Alusilvermetallic      |
| För kaffeböner alt malet kaffe         | För kaffeböner alt malet kaffe         | För kaffeböner alt malet kaffe         | För kaffeböner alt malet kaffe         |
| DirectSensor-display                   | DirectSensor-display                   | DirectSensor-display                   | DirectSensor-display                   |
| Uttagbar bryggenhet                    | Uttagbar bryggenhet                    | Uttagbar bryggenhet                    | Uttagbar bryggenhet                    |
| Helautomatisk mjölkberedning           | Helautomatisk mjölkberedning           | Helautomatisk mjölkberedning           | Helautomatisk mjölkberedning           |
| 5 olika beredningar                    | 7 olika beredningar                    | 5 olika beredningar                    | 5 olika beredningar                    |
| OneTouch for Two-funktion              | OneTouch for Two-funktion              | OneTouch for Two-funktion              | OneTouch for Two-funktion              |
|                                        |                                        | 2 användarprofiler                     |                                        |
| 1,3 liter vattenbehållare              | 1,3 liter vattenbehållare              | 1,3 liter vattenbehållare              | 1,3 liter vattenbehållare              |
| Höj- och sänkbar kaffetapp (8-13,5 cm) | Höj- och sänkbar kaffetapp (8-13,5 cm) | Höj- och sänkbar kaffetapp (8-13,5 cm) | Höj- och sänkbar kaffetapp (8-13,5 cm) |
| Enkel rengöring av mjölkledningar      | Enkel rengöring av mjölkledningar      | Enkel rengöring av mjölkledningar      | Enkel rengöring av mjölkledningar      |
|                                        | Kaffekanna upp till 8 koppar           | Hetvattenfunktion                      |                                        |
|                                        |                                        |                                        |                                        |
|                                        |                                        |                                        |                                        |
|                                        |                                        |                                        |                                        |
|                                        |                                        |                                        |                                        |
|                                        |                                        |                                        |                                        |
|                                        |                                        |                                        |                                        |
|                                        |                                        |                                        |                                        |
|                                        |                                        |                                        |                                        |
|                                        |                                        |                                        |                                        |

| Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       | Teknisk data       |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A | 1 ~ N, 230 V, 16 A |
|                    |                    |                    |                    |

**12 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**12 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**12 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**13 690 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

## Miele kaffemaskiner - fristående



**CM 6160**



**CM 6360**



**CM 6560**

|                                      |                                       |                                          |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--|
| Lotusvit/Obsidiansvart               | Lotusvit metallic/Obsidiansvart       | Grafitgrå pearl/Obsidiansvart perlfinish |  |
|                                      | metallic/Obsidiansvart brons pearl    |                                          |  |
| För kaffebönor/malet kaffe           | För kaffebönor/malet kaffe            | För kaffebönor/malet kaffe               |  |
| DirectSensor-display                 | DirectSensor-display                  | DirectSensor-display                     |  |
| Uttagbar bryggenhet                  | Uttagbar bryggenhet                   | Uttagbar bryggenhet                      |  |
| Helautomatisk mjölkberedning         | Helautomatisk mjölkberedning          | Helautomatisk mjölkberedning             |  |
| Enkel rengöring av mjölkledningar    | Enkel rengöring av mjölkledningar     | Enkel rengöring av mjölkledningar        |  |
| 5 olika beredningar                  | 5 olika beredningar                   | 5 olika beredningar                      |  |
| OneTouch for Two-funktion            | OneTouch for Two-funktion             | OneTouch for Two-funktion                |  |
| 4 användarprofiler                   | 8 användarprofiler                    | 8 användarprofiler                       |  |
| 1,8 liters vattenbehållare           | 1,8 liters vattenbehållare            | 1,8 liters vattenbehållare               |  |
| Höj- och sänkbar kaffetapp (8-14 cm) | Höj- och sänkbar kaffetapp (8-14 cm)  | Höj- och sänkbar kaffetapp (8-14 cm)     |  |
| Hetvattenfunktion                    | Hetvattenfunktion                     | Hetvattenfunktion                        |  |
| BrilliantLight-belysning             | BrilliantLight-belysning              | BrilliantLight-belysning                 |  |
| -                                    | Mjölkbbehållare och mjölktermos ingår | Mjölkbbehållare och mjölktermos ingår    |  |
| Kaffekanna upp till 8 koppar         | Kaffekanna upp till 8 koppar          | Kaffekanna upp till 8 koppar             |  |
| WiFiconn@ct                          | WiFiconn@ct                           | WiFiconn@ct                              |  |
|                                      | Uppvärmad kopphylla                   | Uppvärmad kopphylla                      |  |
|                                      |                                       | 2 kg Miele-kaffe                         |  |
| <b>Teknisk data</b>                  | <b>Teknisk data</b>                   | <b>Teknisk data</b>                      |  |
| 1 ~ N, 230 V, 16 A                   | 1 ~ N, 230 V, 16 A                    | 1 ~ N, 230 V, 16 A                       |  |
|                                      |                                       |                                          |  |

**17 590 kr**




Rekommenderat cirkapris

**20 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**20 790 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele kaffemaskiner - fristående



**CM 7350**



**CM 7550**



**CM 7750**

|                                                |                                                |                                                |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Briljantvit/Obsidiansvart                      | Briljantvit/Obsidiansvart                      | Obsidiansvart                                  |  |
| För kaffebönor alt malet kaffe och te          | För kaffebönor alt malet kaffe och te          | För kaffebönor alt malet kaffe och te          |  |
| C-Touch-display                                | C-Touch-display                                | C-Touch-display                                |  |
| Uttagbar bryggenhet                            | Uttagbar bryggenhet                            | Uttagbar bryggenhet                            |  |
| Helautomatisk mjölkberedning                   | Helautomatisk mjölkberedning                   | Helautomatisk mjölkberedning                   |  |
| 20 olika varav 4 teberedningar                 | 20 olika varav 4 teberedningar                 | 20 olika varav 4 teberedningar                 |  |
| OneTouch for Two-funktion                      | OneTouch for Two-funktion                      | OneTouch for Two-funktion                      |  |
| 10 användarprofiler                            | 10 användarprofiler                            | 10 användarprofiler                            |  |
| 2,2 liters vattenbehållare                     | 2,2 liters vattenbehållare                     | 2,2 liters vattenbehållare                     |  |
| CupSensor höj- och sänkbar kaffetapp (8-16 cm) | CupSensor höj- och sänkbar kaffetapp (8-16 cm) | CupSensor höj- och sänkbar kaffetapp (8-16 cm) |  |
| Funktion kaffekanna 3-8 koppar                 | Funktion kaffekanna 3-8 koppar                 | Funktion kaffekanna 3-8 koppar                 |  |
| Hetvattenfunktion                              | Hetvattenfunktion                              | Hetvattenfunktion                              |  |
| BrilliantLight-belysning                       | BrilliantLight-belysning                       | BrilliantLight-belysning                       |  |
| Uppvärmd kopphylla                             | Uppvärmd kopphylla i metall                    | Uppvärmd kopphylla i metall                    |  |
| Mjolktermos ingår                              | Mjolktermos ingår                              | Mjolktermos ingår                              |  |
| Enkel rengöring av mjölkledningar              | Enkel rengöring av mjölkledningar              | Enkel rengöring av mjölkledningar              |  |
| DoubleShot                                     | DoubleShot                                     | DoubleShot                                     |  |
| WiFiConn@ct                                    | WiFiConn@ct                                    | WiFiConn@ct                                    |  |
|                                                | Automatisk avkalkning                          | Automatisk avkalkning                          |  |
|                                                |                                                | Aromatic SystemFresh                           |  |
|                                                |                                                | CoffeSelect, med 3 separata bönbehållare       |  |

|                     |                     |                     |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>Teknisk data</b> | <b>Teknisk data</b> | <b>Teknisk data</b> |  |
| 1 ~ N, 230 V, 10 A  | 1 ~ N, 230 V, 10 A  | 1 ~ N, 230 V, 10 A  |  |
|                     |                     |                     |  |

**33 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**38 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**45 290 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

## Miele kaffemaskiner - fristående



# Miele tillbehör

## Tillbehör tvätt och tork

| Benämning                                    | Rekommenderat cirkapris                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Byggsats WTV 406                             | För torktumlare i serierna T 8000 och T Classic. Passar för tvättmaskiner W 3000, W 5000 och W Classic |
|                                              | Endast för tvättmaskiner med rak panel                                                                 |
| Byggsats WTV 407                             | För torktumlare i serierna T 8000 och T Classic. Passar för tvättmaskiner W 3000, W 5000 och W Classic |
|                                              | Endast för tvättmaskiner med lutande panel                                                             |
| Byggsats WTV 412                             | För torktumlare i serierna T 7000, T 8000 och T Classic. Passar med alla tvättmaskinsserier från Miele |
| Byggstas WTS 510                             | Lotusvitt sockelfundament med dämpad utdragslåda, W1/T1 ChromeEdition/WhiteEdition                     |
|                                              | 35 cm total höjd, 17,5 cm användbar höjd av lådan                                                      |
| Torkkorg TRK 555                             | Ljusgrå torkkorg, W1/T1 ChromeEdition/ WhiteEdition                                                    |
| Byggsats WTV 501                             | Byggsats för pelarmontage, lotusvit, W1/T1 ChromeEdition, 2,5 cm hög                                   |
| Byggsats WTV 511                             | Byggsats för pelarmontage med utdragslåda med halkskyddsmatta, lotusvit,                               |
|                                              | W1/T1 ChromeEdition, 12 cm hög                                                                         |
| Byggsats WTV 502                             | Byggsats för pelarmontage, lotusvit, W1/T1 WhiteEdition, 2,5 cm hög                                    |
| Byggsats WTV 512                             | Byggsats för pelarmontage med utdragslåda med halkskyddsmatta, lotusvit,                               |
|                                              | W1/T1 WhiteEdition, 12 cm hög                                                                          |
| Miele tvättmedel UltraColor                  |                                                                                                        |
| Miele tvättmedel UltraColor Sensitive        |                                                                                                        |
| Miele tvättmedel UltraWhite                  |                                                                                                        |
| Miele tvättmedel UltraDark                   |                                                                                                        |
| Miele tvättmedel WoolCare för ylle och siden |                                                                                                        |
| Miele sköljmedel                             |                                                                                                        |
| UltraPhase 1 patron                          |                                                                                                        |
| UltraPhase 2 patron                          |                                                                                                        |
| UltraPhase Sensitive 1 patron                |                                                                                                        |
| UltraPhase Sensitive 2 patron                |                                                                                                        |
| UltraPhase Refresh Elixir 1 patron           |                                                                                                        |
| UltraPhase Refresh Elixir 2 patron           |                                                                                                        |
| Behållare Twindos 1                          |                                                                                                        |
| Behållare Twindos 2                          |                                                                                                        |
| Caps WoolCare - 9-pack                       |                                                                                                        |
| Caps Booster - 6-pack                        |                                                                                                        |
| Caps Sport - 6-pack                          |                                                                                                        |
| Caps Collection - 6-pack                     |                                                                                                        |
| Caps CottonRepair 3-pack                     |                                                                                                        |
| Caps Impraprotect 3-pack                     |                                                                                                        |
| Caps UltraDark - 9-pack                      |                                                                                                        |
| Caps Outdoor - 6-pack                        |                                                                                                        |
| Caps SilkCare - 6-pack                       |                                                                                                        |
| Caps DownCare 6-pack                         |                                                                                                        |
| Caps sköljmedel AQUA - 9-pack                |                                                                                                        |
| Caps sköljmedel COCOON - 9-pack              |                                                                                                        |
| Caps sköljmedel NATURE - 9-pack              |                                                                                                        |
| Miele impregneringsmedel                     |                                                                                                        |
| Miele specialtvättmedel Dun                  |                                                                                                        |
| Miele specialtvättmedel Outdoor              |                                                                                                        |
| Miele specialtvättmedel Sport, 250 ml        |                                                                                                        |
| Miele specialtvättmedel Sport, 1,5 l         |                                                                                                        |

## Tillbehör tvätt och tork

| Benämning                           | Rekommenderat cirkapris |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Doftpatron torktumlare AQUA         | 135 kr                  |
| Doftpatron torktumlare COCOON       | 135 kr                  |
| Doftpatron torktumlare NATURE       | 135 kr                  |
| Doftpatron torktumlare ORIENT       | 135 kr                  |
| Doftpatron torktumlare ROSE         | 135 kr                  |
| Doftpatron torktumlare DryFresh     | 135 kr                  |
| Doftpatron torktumlare White Flower | 135 kr                  |
|                                     |                         |

## Tillbehör diskmaskiner

| Benämning           |                                                                   | Rekommenderat cirkapris |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| GFVI 453/72-1       | Frontlucka till helintegrerad disk G 6000, utan handtag           | 3 190 kr                |
| GFV 60/57-7 D       | Frontlucka till halvintegrerad disk G 7000, utan handtag          | 3 390 kr                |
| GFV 60/60-7 D       | Frontlucka till halvintegrerad disk G 7000, utan handtag          | 3 205 kr                |
| GFVi 701/72 D       | Frontlucka till helintegrerad disk G 7000, utan handtag           | 4 275 kr                |
| GFVi 701/77 D RF/CS | Frontlucka till helintegrerad disk G 7000, utan handtag           | 4 275 kr                |
| GFVi 702/72 D RF/CS | Frontlucka till helintegrerad disk G 7000, med Purelinehandtag    | 4 275 kr                |
| GFVi 703/72 D CS    | Frontlucka till helintegrerad disk G 7000, med ContourLinehandtag | 4 275 kr                |
| GFVi 703/77 D CS    | Frontlucka till helintegrerad disk G 7000, med ContourLinehandtag | 4 275 kr                |
| MSGF                | Monteringssats för 2-delad front                                  | 1 190 kr                |
| GBU 5000            | Bestickkorg till underkorgen, G 4000/5000/6000-serien             | 635 kr                  |
| GGU 5000            | Glashållare stödbåge för glas på fot, G 5000/6000-serien          | 265 kr                  |
| GCEO                | Capuccinatoreinsats insats för Miele Cappuccinatore               | 750 kr                  |
| DSBD 45             | Droppskyddsbricka för diskmaskiner med 45 cm bredd                | 420 kr                  |
| DSBD 60             | Droppskyddsbricka för diskmaskiner med 60 cm bredd                | 420 kr                  |
| GS RA 502 L         | Spolglans 500 ml                                                  | 80 kr                   |
| Diskmaskinssalt     | 1,5 kg                                                            | 35 kr                   |
| UltraTabs all in 1  | 1 st 20-pack                                                      | 100 kr                  |
| UltraTabs all in 1  | 1 st 60-pack                                                      | 255 kr                  |
| UltraTabs all in 1  | 1 st 120-pack                                                     | 100 kr                  |
| UltraTabs all in 1  | 1 st 180-pack                                                     | 255 kr                  |
| UltraTabs all in 1  | 1 st 240-pack                                                     | 930 kr                  |
| PowerDisk           | 1 x 400 g                                                         | 125 kr                  |
| PowerDisk-Set       | 6 x 400 g                                                         | 655 kr                  |
| PowerDisk ECO       | 1 x 400 g                                                         | 125 kr                  |
| PowerDisk-Set ECO   | 6 x 400 g                                                         | 655 kr                  |

## Tillbehör kyla och vinkylar

| Benämning               |                                                                          | Rekommenderat cirkapris |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ÖS 250                  | Överskåp 250-1, höjd 250 mm                                              | 1 870 kr                |
| ÖS 290                  | Överskåp 290-1, höjd 290 mm                                              | 2 010 kr                |
| ÖS 350                  | Överskåp 350-1, höjd 350 mm                                              | 2 410 kr                |
| ÖS 550                  | Överskåp 550-1, höjd 550 mm                                              | 2 690 kr                |
| Teleskop 310            | Teleskåp 310-1, passar ÖS 350/ÖS 550, ger upp till 300 mm extra höjd     | 795 kr                  |
| DSBK 55                 | Droppskyddsbricka 55 cm, för kalla produkter med 55 cm bredd             | 405 kr                  |
| DSBK 60                 | Droppskyddsbricka 60 cm, för kalla produkter med 60 cm bredd             | 420 kr                  |
| DSBK 75                 | Droppskyddsbricka 75 cm, för kalla produkter med 75 cm bredd, 57 cm djup | 885 kr                  |
| Kolfilter KKF-RF        | Utbytesfilter, aktivt kol, 2 st                                          | 760 kr                  |
| Kolfilter KKF-KWNS      | Utbytesfilter, aktivt kol, 2 st                                          | 705 kr                  |
| Kolfilterhållare KKF-FF | Filter med hållare, aktivt kol                                           | 875 kr                  |
| KSK 6300                | Side-by-side kit, för montering av KWT 6312 UGS + KWT 6322 UG            | 1 845 kr                |

Tillbehör inbyggnadsugnar

| Benämning   |                                                                             | Rekommenderat cirkapris |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| HBB 71      | Bakplåt, PerfectClean-yta, antracitgrå, för 76 liters inbyggnadsugn         | 1 055 kr                |
| HUBB 71     | Långpanna, PerfectClean-yta, antracitgrå, för 76 liters inbyggnadsugn       | 1 295 kr                |
| HBBL 71     | Hålad bakplåt, PerfectClean-yta, antracitgrå, för 76 liters inbyggnadsugn   | 1 180 kr                |
| HGBB 71     | Grillplåt, PerfectClean-yta, antracitgrå, för 76 liters inbyggnadsugn       | 1 295 kr                |
| HBBR 71     | Ugnsgaller, PerfectClean-yta, för 76 liters inbyggnadsugn                   | 1 015 kr                |
| HBBR 72     | Ugnsgaller, PyroFit-yta, för 76 liters inbyggnadsugn                        | 1 295 kr                |
| HFC 70      | FlexiClip, för 76 liters inbyggnadsugn                                      | 1 845 kr                |
| HFC 71      | FlexiClip, för 76 liters inbyggnadsugn, PerfectClean-yta                    | 2 480 kr                |
| HFC 72      | FlexiClip, PyroFit-yta, för 76 liters inbyggnadsugn                         | 2 795 kr                |
| HFC 92      | FlexiClip, för 90 liters inbyggnadsugn                                      | 3 035 kr                |
| HBF 27-1    | Rund bakform, PerfectClean-yta, antracitgrå                                 | 815 kr                  |
| HBFL 27-1   | Rund bakform med Miele-emblem, PerfectClean-yta, antracitgrå                | 925 kr                  |
| HBFP 27-1   | Perforerad rund bakform, PerfectClean-yta, antracitgrå                      | 815 kr                  |
| HBD 60-22   | Lock till HUB 5000-M, för 76 liters inbyggnadsugn                           | 1 415 kr                |
| HBD 60-35   | Lock till HUB 5001-XL, för 76 liters inbyggnadsugn                          | 1 485 kr                |
| HUB 5001-M  | Ugnspanna, storlek medium, för 76 liters inbyggnadsugn och induktionshällar | 2 840 kr                |
| HUB 5001-XL | Ugnspanna, storlek stor, för 76 liters inbyggnadsugn och induktionshällar   | 4 270 kr                |
| HBS 70      | Baksten                                                                     | 2 995 kr                |
| HGS 100     | Långpanna i glas                                                            | 825 kr                  |
| HKL 60      | List, 60 cm bred, rostfri/CleanSteel/svart/grafitgrå                        | 505 kr                  |

Tillbehör ång- och kombiångugnar

| Benämning    |                                                                                                               | Rekommenderat cirkapris |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| DGD 1/3      | Lock till DGG 2 och DGG 7                                                                                     | 365 kr                  |
| DGD 1½       | Rostfritt lock med grepp för DGG 3                                                                            | 550 kr                  |
| DGG 2        | Ohålat tillagningskärl, 2,5 liter, rostfri                                                                    | 330 kr                  |
| DGG 3        | Ohålat tillagningskärl, 4,0 liter, rostfri                                                                    | 395 kr                  |
| DGG 7        | Ohålat tillagningskärl, 4,0 liter, rostfri                                                                    | 450 kr                  |
| DGG 9        | Ohålat tillagningskärl för DG6000 samt DG6010                                                                 | 565 kr                  |
| DGG 16       | Ohålat tillagningskärl för DG6000 samt DG6010                                                                 | 235 kr                  |
| DGG 20       | Ohålat tillagningskärl, för kombiångugn, DGC 66xx, DGC 68xx, DGC 68xx XL och DGC 66xx XXL, rostfri, 1,8 liter | 400 kr                  |
| DGGL 1       | Hålat tillagningskärl, 1,5 liter, rostfri                                                                     | 365 kr                  |
| DGGL 4       | Hålat tillagningskärl, 4,0 liter, rostfri                                                                     | 730 kr                  |
| DGGL 5       | Hålat tillagningskärl, 2,5 liter, rostfri                                                                     | 550 kr                  |
| DGGL 8       | Hålat tillagningskärl, 2,0 liter, rostfri                                                                     | 500 kr                  |
| DGGL 12      | Hålat tillagningskärl, för DGC 66XX, DGC 68XX, L 44,8 cm, B 38,6 cm, D 4 cm, 5,4 liter                        | 550 kr                  |
| DGGL 20      | Hålat tillagningskärl, för kombiångugn DGC 66xx, DGC 68xx, DGC 68xx XL och DGC 66xx XXL 1,8 liter             | 620 kr                  |
| HGS 100      | Långpanna i glas                                                                                              | 825 kr                  |
| HydroCleaner | 4 x 125 ml - Rengöringsmedel för DGC HC Pro                                                                   | 675 kr                  |

Tillbehör vakuumpörpackare

| Benämning |                                              | Rekommenderat cirkapris |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------|
| VB 1828   | Vakuumpörpackningspåsar, 50 st, 180x280 mm   | 490 kr                  |
| VB 2435   | Vakuumpörpackningspåsar, 50 st, 240 x 350 mm | 565 kr                  |

Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

## Tillbehör ång- och kombiångugnar - Handtag

| Benämning |                                 | Rekommenderat cirkapris |
|-----------|---------------------------------|-------------------------|
| DS 7000   | Handtag pureline rostfritt stål | 3 145 kr                |
| DS 7000   | Handtag Vitroline Brillantvitt  | 3 145 kr                |
| DS 7000   | Handtag Vitroline Grafitgrått   | 3 145 kr                |
| DS 7000   | Handtag Vitroline Obsidiansvart | 3 145 kr                |

## Tillbehör ångugn med mikro

| Benämning   |                                                                          | Rekommenderat cirkapris |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| DGClean     | För DG, DGC, DGM, 250 ml                                                 | 235 kr                  |
| DGD 50 Lid  | Lock till (DGG 50 40, DGG 50 80, DGG 50 120), 375 mm brett, 197 mm djupt | 400 kr                  |
| DGG 100/40  | Ohålat tillagningskärl för DG7000 samt DGM 6000/7000                     | 430 kr                  |
| DGG 50/120  | Ohålat tillagningskärl för DG 7000 samt DGM 6000/7000                    | 600 kr                  |
| DGG 50/40   | Ohålat tillagningskärl för DG 7000 samt DGM 6000/7000                    | 330 kr                  |
| DGG 50/80   | Ohålat tillagningskärl för DG 7000 samt DGM 6000/7000                    | 400 kr                  |
| DGGL 100/40 | Hålat tillagningskärl för DG 7000 samt DGM 6000/7000                     | 635 kr                  |
| DGGL 50/40  | Hålat tillagningskärl för DG 7000 samt DGM 6000/7000                     | 450 kr                  |
| DMGS 100-30 | Glaskärl för DG 7000 samt DGM 6000/7000                                  | 745 kr                  |

## Tillbehör mikrovågsugnar

| Benämning  |                                          | Rekommenderat cirkapris |
|------------|------------------------------------------|-------------------------|
| AB 36-1 OS | Utjämningslist, 9 mm hög, Obsidiansvart  | 1 410 kr                |
| AB 38-2 OS | Utjämningslist, 12 mm hög, Obsidiansvart | 1 410 kr                |
| AB 42-1 BW | Utjämningslist, 57 mm hög, Brillantvit   | 1 745 kr                |
| AB 42-1 OS | Utjämningslist, 57 mm hög, Obsidiansvart | 1 745 kr                |
| AB 45-1 OS | Utjämningslist, 77 mm hög, Obsidiansvart | 1 890 kr                |

## Tillbehör kaffemaskiner

| Benämning          |                                                                  | Rekommenderat cirkapris |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| GP CC 001 C        | AutoCleener 4 pack                                               | 955 kr                  |
| GPDC001C           | Avkalkningspatron för CM 7500, räcker ca 1 år                    | 915 kr                  |
| CJ Jug             | Kaffekanna, 1 liter                                              | 1 395 kr                |
| GP DC CX 0061 T    | Avkalkningstabletter                                             | 255 kr                  |
| GP CL MCX 0101 P   | Mjölkleddningsrengöring                                          | 455 kr                  |
| GP CL CX 0102 T    | Avfettning bryggenhet                                            | 235 kr                  |
| Black Edition No.1 | Kaffe, 4 x 250 g hela kaffebönor, rostade i Tyskland             | 375 kr                  |
| Black Edition      | Café Crema, Black Edition 250 g                                  | 375 kr                  |
| Black Edition      | Espresso, Black Edition 250 g                                    | 375 kr                  |
| Black Edition      | Decaf, Black Edition 250 g                                       | 375 kr                  |
| CVVK               | Förbindelsekabel mellan kaffemaskin och mat- och porslinsvärmare | 645 kr                  |
| MB-CVA 7000        | Mjölkbekållare till CVA 7000                                     | 1 555 kr                |
| MB-CVA 6000        | Mjölkbekållare CVA 6000                                          | 1 555 kr                |
| MB-CM-G            | Mjölkbekållare i glas. Passar alla fristående kaffemaskiner      | 825 kr                  |

# Miele tillbehör

## Tillbehör Combi Set/SmartLine/hällar

| Benämning |                                                                                                               | Rekommenderat cirkapris |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CSWP 1450 | Wokpanna för induktionswok                                                                                    | 5 490 kr                |
| CSZL 7000 | Bärlist för SmartLine                                                                                         | 735 kr                  |
| GGRP      | Gourmet-grillplatta för alla hällar med PowerFlex zon                                                         | 3 070 kr                |
| HSU       | Vitt hållskydd, passar till induktion- och HiLighthällar. För montering på upp till 90 cm breda hällar        | 695 kr                  |
|           | Justerbar mellan 695 – 1115 mm                                                                                |                         |
| KMTY      | Tepan Yaki. Passar alla hällar med Power Flex eller Full Surface, Bredd 41,0 cm, Djup 24,2 cm och Höjd 2,3 cm | 4 375 kr                |

## Tillbehör fläktar

| Benämning  |                                                                                                                 | Rekommenderat cirkapris |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ABLG 202   | Extern motor, montering på vind                                                                                 | 10 660 kr               |
| AWG 102    | Extern motor, montering på vägg                                                                                 | 11 430 kr               |
| DDG 102    | Extern motor, montering på tak                                                                                  | 15 390 kr               |
| DKF 11-P   | Kolfilter till DA 7198 W                                                                                        | 1 130 kr                |
| DKF 11-R   | Reaktiverbart kolfilter till DA 7198 W                                                                          | 3 040 kr                |
| DKF 12-P   | Kolfilter, PUR 68, PUR 98, DA 399-7, DA 6698, DA 4208 D, DA 4288 W, DA 4298 W                                   | 1 130 kr                |
| DKF 12-R   | Reaktiverbart kolfilter, PUR 68, PUR 98, DA 399-7, DA 6698, DA 4208 D, DA 4208 VD, DA 4288 W, DA 4298 W         | 3 400 kr                |
| DKF 15-P   | Kolfilter, DA 2558, DA 2578                                                                                     | 1 775 kr                |
| DKF 18-P   | Kolfilter, DA 1260                                                                                              | 1 130 kr                |
| DKF 19-P   | Kolfilter, DA 2668, DA 2698                                                                                     | 1 130 kr                |
| DKF 20-P   | Kolfilter, DA 2808                                                                                              | 1 775 kr                |
| DKF 21-P   | Kolfilter, DA 6708 D                                                                                            | 3 235 kr                |
| DKF 21-R   | Reaktiverbart kolfilter, DA 6708 D                                                                              | 5 930 kr                |
| DKF 25-P   | Kolfilter, DA 6066 W, DA 6086 W, DA 6096 W, DA 6488 W, DA 6498 W, DA 6798 W                                     | 1 130 kr                |
| DKF 25-R   | Reaktiverbart kolfilter, DA 6066 W, DA 6086 W, DA 6096 W, DA 6488 W, DA 6498 W, DA 6798 W                       | 3 035 kr                |
| DKF 26-R   | Reaktiverbart kolfilter upp till 3 år, DA 410-6, DA 416-7, DA 420-6, DA 420 V-6, DA 429-6, DA 489-4, DA 5106 D, | 4 615 kr                |
|            | DA 6197 W, DA 6690 D, DA 6690 W                                                                                 |                         |
| DKF 27-R   | Reaktiverbart kolfilter upp till 3 år, DA 7078 D AURA 3.0 White Loom                                            | 4 505 kr                |
| DKF 28-R   | Reaktiverbart kolfilter upp till 3 år, DA 7378 D Aura 4.0 Ambiente                                              | 3 190 kr                |
| DAEF 28    | Reaktiverbart avfuktningfilter upp till 3 år, DA 7378 D Aura 4.0 Ambiente                                       | 2 635 kr                |
| DKF 29     | Kolfilter, DA 9091 W, DA 9288 W                                                                                 | 1 180 kr                |
| DKF 29-R   | Reaktiverbart kolfilter upp till 3 år, Kolfilter, DA 9091 W, DA 9288 W                                          | 3 145 kr                |
| DKF 30-P   | Active AirClean, DAD 4840, DAD 4940                                                                             | 1 775 kr                |
| DKF 30-R   | Longlife AirClean, DAD 4840, DAD 4940                                                                           | 4 750 kr                |
| DFK 31-P   | Kolfilter, DAS 2620, DAS 2920, DAS 4620, DAS 4920, DAS 4630, DAS 4930, DAS 4640, DAS 4940, DAS 8630, DAS 8930   | 1 130 kr                |
| DFK 31-R   | Reaktiverbart kolfilter, DAS 2620, DAS 2920, DAS 4620, DAS 4920, DAS 4630, DAS 4930, DAS 4640, DAS 4940,        |                         |
|            | DAS 8630, DAS 8930                                                                                              | 6 155 kr                |
| DFKS 31-p  | Kolfilter, DAS 2620, DAS 2920, DAS 4620, DAS 4920, DAS 4630, DAS 4930, DAS 4640, DAS 4940, DAS 8630, DAS 8930   | 1 290 kr                |
| DFKS 31-R  | Reaktiverbart kolfilter, DAS 2620, DAS 2920, DAS 4620, DAS 4920, DAS 4630, DAS 4930, DAS 4640, DAS 4940,        |                         |
|            | DAS 8630, DAS 8930                                                                                              | 6 480 kr                |
| DKF 1000-R | Reaktiverbart kolfilter upp till 3 år, KMDA 7774 och CSDA 7000                                                  | 3 000 kr                |
| DUU 2900   | Ombyggnadssats inkl. DKF 20-1, DA 2808                                                                          | 7 475 kr                |
| DUU 1000-2 | Ombyggnadssats inkl.DKF 1000-R till KMDA 7xxx och CSDA 7001                                                     | 5 095 kr                |
| DUU-AD     | Gäller för montering i sockel till DUU 1000-2                                                                   | 890 kr                  |
| DUU 151    | Ombyggnadssats, DA 2558, DA 2578, DA 2628, DA 2668, DA 2698, DAS 2xxx, DAS 4xxx, DAS 8xxx                       | 1 485 kr                |
| DUW 20     | Ombyggnadssats,PUR 68 W, PUR 98 W, DA 399-7, DA 4288 W, DA 4298 W, DA 6698 W                                    | 1 010kr                 |
| DUI 32     | Ombyggnadssats, PUR 98 D                                                                                        | 1 175 kr                |

## Tillbehör fläktar

| Benämning            |                                                                                                                                      | Rekommenderat cirkapris |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| DUP 150              | DAD 4840, DAD 4940                                                                                                                   | 2 365 kr                |
| DUU 600              | DAD 4840, DAD 4940                                                                                                                   | 3 185 kr                |
| DASD 150             | Ljuddämpare, 150 mm/diameter                                                                                                         | 1 485 kr                |
| FS 165               | Fläktslang, 165 mm/diameter, 1,3 meter                                                                                               | 430 kr                  |
| STL-DA5              | Förlängningskabel för extern motor, 5 meter                                                                                          | 1 605 kr                |
| DADC 6000 RF/BV      | Skorsten för DA 6066W, DA 6086 W, DA 6096 W, DA 6796 W och DA 6996 för montering av frånluftsdrift via tak, rostfri eller brijantvit | 2 130 kr                |
| DADC 7000            | Skorsten för DA 7198 W för montering av frånluftsdrift via tak                                                                       | 7 075 kr                |
| DADC 9000 RF         | Skorsten för DA 9091 W                                                                                                               | 2 155 kr                |
| HAL 5900             | Utgjmningslist till 90 cm ugn                                                                                                        | 1 605 kr                |
| DFK-R 1000           | Platt ventilationskanal, längd 1000 mm till KMDA 7xxx, CSDA 7001                                                                     | 550 kr                  |
| DFKS-U               | Kanalpaket för cikulationsdrift                                                                                                      | 8 185 kr                |
| DFKS-A               | Kanalpaket för frånluft                                                                                                              | 5 930 kr                |
| DFKS                 | Kanalpaket standard                                                                                                                  | 2 190 kr                |
| DMK 150-1            | Ventilationskanal, frånluft, 150 mm diameter                                                                                         | 3 900 kr                |
| DFK-V                | Platt ventilationskanal, bredd 122 mm, höjd 89 mm, kopplingsdel                                                                      | 305 kr                  |
| DFK-BH 90            | Platt ventilationskanal, bredd 122 mm, höjd 89 mm, 90° horisontal böj                                                                | 550 kr                  |
| DFK-BV 90            | Platt ventilationskanal, bredd 122 mm, höjd 89 mm, 90° vertikal böj 170 mm                                                           | 550 kr                  |
| DFK-A                | Platt ventilationskanal, bredd 122 mm, höjd 89 mm, adapter, rektangulär till rund                                                    | 550 kr                  |
| DFK-A 90             | Platt ventilationskanal, bredd 122 mm, höjd 89 mm, adapter, rektangulär till rund 90°                                                | 550 kr                  |
| DFK-BH 45            | Platt ventilationskanal, bredd 122 mm, höjd 89 mm, 45° horisontal böj                                                                | 500 kr                  |
| DFK-BH 15            | Platt ventilationskanal, bredd 122 mm, höjd 89 mm, 15° horisontal böj                                                                | 465 kr                  |
| DFK-BVK 90           | Platt ventilationskanal, bredd 122 mm, höjd 89 mm, 90° vertikal böj 150 mm                                                           | 550 kr                  |
| DFK-DB 10 m          | Tape, 10 meter, förseglingstape                                                                                                      | 150 kr                  |
| Ambient scent bottle | Summer Garden                                                                                                                        | 240 kr                  |

## Tillbehör KMDA 7476/KMDA 7634 och CSDA 7001

| Benämning                       | Rekommenderat cirkapris |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Standardkit plattkanaler</b> | 4 610 kr                |
| 2 st DFK-R 1000                 |                         |
| 2 st DFK BV 90                  |                         |
| 2 st DFK BH 90                  |                         |
| 2 st DFK V                      |                         |
| 1 st DFK A                      |                         |
| 1 st DFK DB                     |                         |

# Miele tillbehör

## Tillbehör MasterCool

| Benämning      |                                                                        | Rekommenderat cirkapris |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| KWF 1000       | Vattenfilter med aktivt kol                                            | 2 240 kr                |
| KFP 1805 ed/cs | Frontpanel för 45 cm kyl eller frys                                    | 9 380 kr                |
| KFP 3005 ed/cs | Frontpanel för 75 cm kyl eller frys                                    | 11 490 kr               |
| KFP 3605 ed/cs | Frontpanel för 90 cm kyl eller frys                                    | 13 490 kr               |
| KFP 3015 ed/cs | Frontpanel för övre kyldel, 75 cm kyl/frys-kombinationer               | 9 490 kr                |
| KFP 3025 ed/cs | Frontpanel för nedre frysdel, 75 cm kyl/frys-kombinationer             | 7 140 kr                |
| KFP 3615 ed/cs | Frontpanel för övre kyldel, 90 cm kyl/frys-kombinationer               | 9 490 kr                |
| KFP 3625 ed/cs | Frontpanel för nedre frysdel, 90 cm kyl/frys-kombinationer             | 7 140 kr                |
| KFP 3635 ed/cs | Frontpanel för vänster kyldel, 90 cm FrenchDoor kyl/frys-kombinationer | 7 290 kr                |
| KFP 2455 ed/cs | Frontpanel för 60 cm vinkyl                                            | 15 720 kr               |
| KSK 2001       | Side-by-side kit                                                       | 11 535 kr               |
| KHK 2000 rh    | Täcklist höger                                                         | 770 kr                  |
| KHK 2010 lh    | Täcklist vänster                                                       | 770 kr                  |
| KFP 2445 ed/cs | Frontpanel för 60 cm frys med isdispenser                              | 11 990 kr               |
| KTK 1820 sw    | Täcklist för MasterCool, 45 cm bred, svart                             | 655 kr                  |
| KTK 2420 sw    | Täcklist för MasterCool, 60 cm bred, svart                             | 810 kr                  |
| KTK 3020 sw    | Täcklist för MasterCool, 75 cm bred, svart                             | 1 125 kr                |
| KTK 3620 sw    | Täcklist för MasterCool, 90 cm bred, svart                             | 1 190 kr                |

## Tillbehör dammsugare - Triflex

| Benämning |                                                                                       | Rekommenderat cirkapris |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| HX LA     | Separat laddningsbart Lithium-ion batteri, passar till Triflex HX1                    | 1 970 kr                |
| HX LS     | Laddningsstation till HX LA Li-Ion, passar till Triflex HX1                           | 1 310 kr                |
| HX SEB    | Kompaktborste (16 cm) med borstvals för extra bra upptagning, passar till Triflex HX1 | 1 310 kr                |
| HX FSF    | Findammfilter - passar till Triflex HX1                                               | 580 kr                  |
| SEB 430   | Triflex GrGr. Passar till Triflex HX1, Graphite grey                                  | 2 560 kr                |
| SEB 430   | Triflex KaGr. Passar till Triflex HX1, Cashmere grey                                  | 2 560 kr                |
| SEB 430   | Triflex LoWe. Passar till Triflex HX1, Lotus white                                    | 2 560 kr                |
| SEB 430   | Triflex RuRo. Passar till Triflex HX1, Ruby red                                       | 2 560 kr                |
| SEB 435   | Triflex InfGr. Passar till Triflex HX1, Infinity grey, med belysning                  | 3 195 kr                |
| SEB 435   | Triflex ObSw. Passar till Triflex HX1, Obsidian black, med belysning                  | 3 195 kr                |
| SEB 435   | Triflex RuRo. Passar till Triflex HX1, Ruby red, med belysning                        | 3 195 kr                |

## Tillbehör dammsugare

| Benämning                   |                                                                                                                  | Rekommenderat cirkapris |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Filter</b>               |                                                                                                                  |                         |
| SF-AA 30                    | Active AirClean-filter, kolfilter som inte bara filtrerar luften utan även minskar lukten                        |                         |
|                             | Lämpligt för djurägare och hushåll med rökare,                                                                   |                         |
|                             | S300/S500/S700/S2000/Complete C1/Classic C1                                                                      | 290 kr                  |
| SF-AA 50                    | Active AirClean-filter, kolfilter som inte bara filtrerar luften utan även minskar lukten                        |                         |
|                             | Lämpligt för djurägare och hushåll med rökare.                                                                   |                         |
|                             | S4000/S5000/S6000/S8000/Complete C2/Compact C1/Compact C2/Complete C3                                            | 290 kr                  |
| SF-HA 30                    | Ett HEPA 13 klassad filter som filtrerar allergener & fint damm. Släpper ut ren luft. Utmärkt för                |                         |
|                             | allergiker & hushåll med småbarn. Partikelutsläppsklass A.                                                       | 540 kr                  |
| SF-HA 50                    | HEPA AirClean-filter, filtrerar allergener & fint damm. Släpper ut ren luft                                      |                         |
|                             | Utmärkt för allergiker och hushåll med småbarn,                                                                  |                         |
|                             | S4000/S5000/S6000/S8000/Complete C2/Compact C1/Compact C2/Complete C3                                            | 540 kr                  |
| SF-AP 50                    | AirCleanPlus-filter SF-AP 50, Filtrerar allergener & fint damm. Släpper ut ren luft. Utmärkt för                 |                         |
|                             | allergiker & hushåll med småbarn. Partikelupptagningsklass A.                                                    |                         |
|                             | S4000/S5000/S6000/S8000 samt Compact C1/Compact C2/Complete C2/Complete C3                                       | 380 kr                  |
| SF-SA 50                    | Silence AirClean filter, Filtrerar allergener & fint damm. Släpper ut ren luft. Utmärkt för allergiker & hushåll | 370 kr                  |
|                             | med småbarn. Avsett för Silence maskiner. Partikelupptagningsklass A.                                            |                         |
|                             | Compact C1/Compact C2/Complete C2/Complete C3                                                                    |                         |
| <b>Dammpåsar/Boxar</b>      |                                                                                                                  |                         |
| HyClean F/J/M 3D            | AirClean- och motorfilter, S 248i/S 291/S 300/S 500/S 700/S 4000/S 6000                                          |                         |
|                             | Complete C1/Compact C1 och C2                                                                                    | 210 kr                  |
| HyClean G/N 3D              | AirClean- och motorfilter, S 2000/S 5000/S 8000/Classic C1/Complete C2 och C3                                    | 210 kr                  |
| HyClean XXL-pack G/N        | AirClean- och motorfilter, S 2000/S 5000/S 8000/ Classic C1/Complete C2 och C3                                   |                         |
|                             | 4 förpackningar à 4 påsar                                                                                        | 725 kr                  |
| HyClean XXL-pack FJM        | AirClean- och motorfilter, S 248i/S 291/S 300/S 500/S 700/S 4000/S 6000                                          |                         |
|                             | Complete C1/Compact C1 och C2, 4 förpackningar à 4 påsar                                                         | 725 kr                  |
| Carebox GN 3D               | Air Clean- och motorfilter, S 2000/S 5000/S 8000/Classic C1/Complete C2 och C3                                   |                         |
|                             | 4 förpackningar à 4 påsar + serviceavtal 5 år                                                                    | 1 020 kr                |
| Carebox FJM 3D              | AirClean- och motorfilter, S 248i/S 291/S3 00/S 500/S 700/S 4000/S 6000/                                         |                         |
|                             | Complete C1/Compact C1 och C2, 4 förpackningar à 4 påsar + serviceavtal 5 år                                     | 1 020 kr                |
| <b>Munstycken/tillbehör</b> |                                                                                                                  |                         |
| STB 101 Turbo mini          | Handturboborste STB 101 Turbo mini. Passar alla Miele's dammsugare                                               | 700 kr                  |
| SBB 300-3 TWISTER           | Parkettmunstycke SBB Twister. Munstycke med naturhårsborst                                                       | 735 kr                  |
| SBB 400-3 TWISTER XL        | Parkettmunstycke SBB Twister XL. Munstycke med naturhårsborst                                                    | 875 kr                  |
| SGC 20                      | Comfort-handtag med spotlight. Passar alla Miele's dammsugare                                                    | 720 kr                  |
| SBD 365-3                   | Golvmunstycke AllTeQ Eco. Passar alla Miele's dammsugare under 1000 W, tillverkad av 100% återvunnet material    | 955 kr                  |
| SFS 10                      | Flexibel slang SFS 10. Passar alla Miele's dammsugare utom S 290                                                 | 630 kr                  |
| SHB 30                      | Elementborste SHB 30. Passar alla Miele's dammsugare                                                             | 160 kr                  |
| SMD 10                      | Madrasmunstycke SMD 10. Passar alla Miele's dammsugare                                                           | 190 kr                  |
| SSP 10                      | Sugpensel SSP 10. Passar alla Miele's dammsugare                                                                 | 170 kr                  |
| SUB 20                      | Blandborst (50% naturhår, 50% syntet). Passar alla Miele's dammsugare                                            | 400 kr                  |
| SFD 20                      | Flexibelt extra långt fogmunstycke SFD 20. 560 mm. Passar alla Miele's dammsugare                                | 210 kr                  |
| SPD 20                      | Möbelmunstycke. Passar alla Miele's dammsugare, tillverkad av 100% återvunnet material                           | 255 kr                  |
| SFD 10                      | Spaltnunstycke. Passar alla Miele's dammsugare, tillverkad av 100% återvunnet material, 30 cm                    | 125 kr                  |
| SSP 10                      | Dammborste. Passar alla Miele's dammsugare, tillverkad av 100% återvunnet material                               | 175 kr                  |



## Miele Experience Center

I Miele's exklusiva showroom hittar du ett representativt urval av våra produkter, från kaffemaskiner, mangel och tvättmaskiner till ugnar och exklusiva kylskåp. Här kan du skapa dig en känsla för såväl detaljer som helhet, finna inspiration och få svar på dina frågor av någon av våra kunniga rådgivare.

Välkommen till Miele Experience Center i Stockholm och Solna.



## Miele Club

Anmäl dig till Miele Club och registrera dina produkter så kan du ta del av exklusiva erbjudanden bara för medlemmar.

Miele Club finns till för dig som är nyfiken på Miele's produkter eller som äger en eller flera Miele-produkter. Som klubb-medlem får du ta del av exklusiva erbjudanden, VIP-inbjudningar, matlagningsglädje och mycket mer – helt kostnadsfritt.



@miele\_se



mielesverige



Miele AB &  
Miele Professional SE



youtube.com/c/mielesverige

