

Miele



Miele Experience Center
April 2022

Innehållsförteckning

Tvättmaskiner - NYHET	4	Kaffemaskiner	80
Torktumlare - NYHET	14	HiLighthållar	81
Kombinerad tvätt-och tork	21	Induktionshållar	82
Toppmatade tvättmaskiner	22	Induktionshållar med TempControl	89
Strykmangel	23	Induktionshållar med integrerad fläkt	92
Fashion Master	23	Induktionshållar med vred	93
Fristående diskmaskiner	24	CombiSet - SmartLine	93
Halvintegrerade diskmaskiner	29	Skisser hållar	95
Helintegrerade diskmaskiner	29	Frihängande fläktar	112
Proffsdiskmaskin	35	Vägghängande fläktar - NYHET	114
Fristående kylskåp	36	Utdragbara fläktar - NYHET	118
Fristående frysskåp	38	Underbyggda fläktar	121
Fristående kyl/frys-kombinationer	40	Takfläktar	121
Fristående kyl/frys-kombinationer, 75 cm breda	45	Inbyggnadsfläktar	122
Helintegrerade kylskåp	46	Bänkfläkt	123
Helintegrerade frysskåp - NYHET	49	Dammsugare	124
Helintegrerade kyl/frys-kombinationer - NYHET	51	Dammsugare - påslösa	126
Vinkylar	54	Handdammsugare - NYHET	128
MasterCool	58	Boostdammsugare	131
Inbyggnadsugnar, 60 cm	60	Robotdammsugare	132
Inbyggnadsugn, 90 cm	65	Kaffemaskiner - fristående	133
Inbyggnadsugn 45 cm hög	65	Tillbehör	136
Kombinationsugnar med mikro	66		
Ångugnar	68		
Kombiångugnar	70		
Ångugn med mikro	74		
Mikrovågsugnar	76		
Mat- och porslinsvärmare	78		
Vakuumpförpackare	79		



Rostfria produkter



Obsidiansvarta produkter



Grafitgråa produkter



Briljantvita produkter



Discovery 1

Rostfria produkter



ContourLine

Rostfria produkter



PureLine

Rostfria produkter



VitroLine

Vita, svarta eller grafitgrå produkter



ArtLine

Vita, svarta eller grafitgrå handtagslösa produkter

Miele tvättmaskiner 7 kg



WSA 003 WCS Active

Kapacitet: 7 kg
Skontrumma (59l)
Rak panel
Yttre ring vit, inre ring vit
Centrifugering: 1 400 varv
Emaljerad front
AddLoad
Resttidsvisning samt senare start
EasyControl, gul display
Mängdautomatik
CapDosing
AutoClean tvättm.behållare
ProfiEco-motor

WEA 035 WCS Active

Kapacitet: 7 kg
Skontrumma (59l)
Excellence, lutande panel
Yttre ring grafitgrå, inre ring svart
Centrifugering: 1 400 varv
Emaljerad front
AddLoad
Resttidsvisning samt senare start
EasyControl, gul display
Mängdautomatik
CapDosing
AutoClean tvättm.behållare
ProfiEco-motor

WCA 030 WCS Active

Kapacitet: 7 kg
Skontrumma (59 l)
ChromeEdition lutande panel
Yttre ring vit, inre ring svart
Centrifugering: 1 400 varv
Emaljerad front
AddLoad
Resttidsvisning samt senare start
EasyControl, gul display
Mängdautomatik
CapDosing
AutoClean tvättm.behållare
ProfiEco-motor

WSA 023 WCS Active

Kapacitet: 7 kg
Skontrumma (59 l)
Rak panel
Yttre ring vit, inre ring vit
Centrifugering: 1 400 varv
Emaljerad front
AddLoad
Resttidsvisning samt senare start
EasyControl, gul display
Mängdautomatik
CapDosing
AutoClean tvättm.behållare
ProfiEco-motor

Teknisk data
Energiklass: B
Ljudnivå: 72 dB(A)

10 790 kr

Rekommenderat cirkapris

Teknisk data
Energiklass: B
Ljudnivå: 72 dB(A)

10 790 kr

Rekommenderat cirkapris

Teknisk data
Energiklass: B
Ljudnivå: 72 dB(A)





10 790 kr

Rekommenderat cirkapris

Teknisk data
Energiklass: B
Ljudnivå: 72 dB(A)

10 790 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele tvättmaskiner 8 kg



WED 025 WCS

WCD 030 WCS

WWD 020 WCS

WSD 023 WCS

Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg
Skontrumma (59 l)	Skontrumma (59 l)	Skontrumma (59 l)	Skontrumma (59 l)
Excellence rak panel	ChromeEdition lutande panel	WhiteEdition, 5° lutning	Selection, 5° lutning
Yttre ring grafitgrå, inre ring svart	Yttre ring vit, inre ring svart	Yttre ring vit, inre ring svart	Yttre ring vit, inre ring vit
Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 400 varv
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
AddLoad	AddLoad	AddLoad	AddLoad
Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start
DirectSensor vit display	DirectSensor, gul display	DirectSensor, gul display	DirectSensor, gul display
AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare
Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik
CapDosing	CapDosing	CapDosing	CapDosing
ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco motor

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A
Ljudnivå: 70 dB(A)	Ljudnivå: 70 dB(A)	Ljudnivå: 70 dB(A)	Ljudnivå: 70 dB(A)

12 290 kr

Rekommenderat cirkapris

12 290 kr





Rekommenderat cirkapris

12 290 kr

Rekommenderat cirkapris

12 290 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele tvättmaskiner 8 kg



WWD 320 WCS PWash

WSD 323 WCS PWash

WED 325 WCS PWash

WCD 330 WCS PWash

Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg
Skontrumma (59 l)	Skontrumma (59 l)	Skontrumma (59 l)	Skontrumma (59 l)
WhiteEdition, 5° lutning	Selection, 5° lutning	Excellence rak panel	ChromeEdition, lutande panel
Yttre ring vit, inre ring svart	Yttre ring vit, inre ring vit	Yttre ring grafitgrå, inre ring svart	Yttre ring vit, inre ring svart
Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 400 varv
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
AddLoad	AddLoad	AddLoad	AddLoad
Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start
DirectSensor, gul display	DirectSensor, gul display	DirectSensor vit display	DirectSensor, gul display
AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare
Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik
CapDosing	CapDosing	CapDosing	CapDosing
ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor
PowerWash	PowerWash	PowerWash	PowerWash

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A
Ljudnivå: 70 dB(A)	Ljudnivå: 70 dB(A)	Ljudnivå: 70 dB(A)	Ljudnivå: 70 dB(A)

13 790 kr

Rekommenderat cirkapris

13 790 kr





Rekommenderat cirkapris

13 790 kr

Rekommenderat cirkapris

13 790 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele tvättmaskiner 8 kg



Nyhet!

WWD 660 WCS TDoS

WED 665 WCS TDoS

WED 675 WCS TDoS

WCD 670 WCS TDoS

Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg
Skontrumma (59 l)	Skontrumma (59 l)	Skontrumma (59 l)	Skontrumma (59 l)
WhiteEdition, 5° lutning	Rak panel	Lutande panel	Lutande panel
Yttre ring vit, inre ring svart	Yttre ring Grafitgrå, inre ring svart	Yttre ring Grafitgrå, inre ring svart	Yttre ring vit, inre ring svart
Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 400 varv
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
AddLoad	AddLoad	AddLoad	AddLoad
Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start
DirectSensor, gul display	DirectSensor, gul display	DirectSensor, gul display	DirectSensor, gul display
AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare
Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik
CapDosing	CapDosing	CapDosing	CapDosing
ProfiEco motor	ProfiEco motor	ProfiEco motor	ProfiEco motor
TwinDos	TwinDos	TwinDos	TwinDos
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A
Ljudnivå: 70 dB(A)	Ljudnivå: 70 dB(A)	Ljudnivå: 70 dB(A)	Ljudnivå: 70 dB(A)

13 790 kr

Rekommenderat cirkapris

13 790 kr

Rekommenderat cirkapris

13 790 kr

Rekommenderat cirkapris

13 790 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele tvättmaskiner 8 - 9 kg



WSF 363 WCS PWash

Kapacitet: 8 kg
Skontrumma (64 l)
WhiteEdition, 5° lutning
Yttre ring vit, inre ring svart
Centrifugering: 1 600 varv
Emaljerad front
AddLoad
Resttidsvisning samt senare start
DirectSensor, vit display
AutoClean tvättm.behållare
Mängdautomatik
CapDosing
ProfiEco motor
PowerWash
WiFiConn@ct

WCG 370 WCS PWash

Kapacitet: 9 kg
Skontrumma (64 l)
ChromeEdition, lutande panel
Yttre ring grafitgrå, inre ring svart
Centrifugering: 1 400 varv
Emaljerad front
AddLoad
Resttidsvisning samt senare start
ComfortSensor, vit display
AutoClean tvättm.behållare
Mängdautomatik
CapDosing
ProfiEco-motor
PowerWash

WWG 360 WCS PWash

Kapacitet: 9 kg
Skontrumma (64 l)
WhiteEdition, 5° lutning
Yttre ring chrome, inre ring svart
Centrifugering: 1 400 varv
Emaljerad front
AddLoad
Resttidsvisning samt senare start
ComfortSensor, vit display
AutoClean tvättm.behållare
Mängdautomatik
CapDosing
ProfiEco-motor
PowerWash
WiFiConn@ct
SingleWash

WSG 363 WCS PWash

Kapacitet: 9 kg
Skontrumma (64 l)
WhiteEdition, 5° lutning
Yttre ring vit, inre ring svart
Centrifugering: 1 400 varv
Emaljerad front
AddLoad
Resttidsvisning samt senare start
ComfortSensor, vit display
AutoClean tvättm.behållare
Mängdautomatik
CapDosing
ProfiEco-motor
PowerWash
WiFiConn@ct
SingleWash

Teknisk data

Energiklass: A

Ljudnivå: 69 dB(A)

Rekommenderat cirkapris

15 290 kr

Teknisk data

Energiklass: A

Ljudnivå: 68 dB(A)

Rekommenderat cirkapris

16 190 kr

Teknisk data

Energiklass: A

Ljudnivå: 68 dB(A)

Rekommenderat cirkapris

16 190 kr

Teknisk data

Energiklass: A

Ljudnivå: 68 dB(A)

Rekommenderat cirkapris

16 190 kr



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele tvättmaskiner 9 kg



WWG 660 WCS TDoS

Kapacitet: 9 kg
Skontrumma (64 l)
WhiteEdition, 5° lutning
Yttre ring chrome, inre ring svart
Centrifugering: 1 400 varv
Emaljerad front
AddLoad
Resttidsvisning samt senare start.
ComfortSensor, vit display
AutoClean tvättm.behållare
Mängdautomatik
CapDosing
ProfiEco-motor
TwinDos
WiFiConn@ct

WSG 663 WCS TDoS

Kapacitet: 9 kg
Skontrumma (64 l)
WhiteEdition, 5° lutning
Yttre ring vit, inre ring svart
Centrifugering: 1 400 varv
Emaljerad front
AddLoad
Resttidsvisning samt senare start
ComfortSensor vit display
AutoClean tvättm.behållare
Mängdautomatik
CapDosing
ProfiEco-motor
TwinDos
WiFiConn@ct

WCG 670 WCS TDoS

Kapacitet: 9 kg
Skontrumma (64 l)
ChromeEdition, lutande panel
Yttre ring grafitgrå, inre ring svart
Centrifugering: 1 400 varv
Emaljerad front
AddLoad
Resttidsvisning samt senare start
ComfortSensor, vit display
AutoClean tvättm.behållare
Mängdautomatik
CapDosing
ProfiEco-motor
TwinDos
WiFiConn@ct

WEG 665 WCS TDoS

Kapacitet: 9 kg
Skontrumma (64 l)
Excellence rak panel
Yttre ring chrome, inre ring svart
Centrifugering: 1 400 varv
Emaljerad front
AddLoad
Resttidsvisning samt senare start
ComfortSensor vit display
AutoClean tvättm.behållare
Mängdautomatik
CapDosing
ProfiEco-motor
TwinDos
WiFiConn@ct
Underhållsfri LED-trumbelysning

Teknisk data
Energiklass: A
Ljudnivå: 68 dB(A)

16 190 kr

Rekommenderat cirkapris

Teknisk data
Energiklass: A
Ljudnivå: 68 dB(A)

16 190 kr

Rekommenderat cirkapris

Teknisk data
Energiklass: A
Ljudnivå: 68 dB(A)

16 190 kr

Rekommenderat cirkapris

Teknisk data
Energiklass: A
Ljudnivå: 68 dB(A)

16 590 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele tvättmaskiner 9 kg



WEG 675 WCS TDoS

WWG 760 WPS TDoS&Hotwater

WWI 860 WCS PWash&TDoS

WSI 863 WCS PWash&TDoS

Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg
Skontrumma (64 l)	Skontrumma (64 l)	Skontrumma (64 l)	Skontrumma (64 l)
Excellence lutande panel	WhiteEdition, 5° lutning	WhiteEdition, 5° lutning	Selection, 5° lutning
Yttre ring chrome, inre ring svart	Yttre ring chrome, inre ring svart	Yttre ring chrome, inre ring svart	Yttre ring vit, inre ring svart
Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 600 varv	Centrifugering: 1 600 varv
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
AddLoad	AddLoad	AddLoad	AddLoad
Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start
ComfortSensor vit display	ComfortSensor, vit display	ComfortSensor, vit display	ComfortSensor vit display
AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare
Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik
CapDosing	CapDosing	CapDosing	CapDosing
ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor
TwinDos	TwinDos	PowerWash och TwinDos	PowerWash och TwinDos
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
Underhållsfri LED-trumbelysning	Varmvattenanslutning	EcoFeedback	EcoFeedback
		7 olika fläckprogram	7 olika fläckprogram
		SingleWash	SingleWash

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A
Ljudnivå: 68 dB(A)	Ljudnivå: 68 dB(A)	Ljudnivå: 68 dB(A)	Ljudnivå: 68 dB(A)

16 590 kr

Rekommenderat cirkapris

17 290 kr

Rekommenderat cirkapris

19 890 kr

Rekommenderat cirkapris

19 890 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele tvättmaskiner 9 kg



WCI 870 WCS PWash&TDos

WEI 865 WCS PWash&TDos

WEI 875 WCS PWash&TDos

WER 875 WPS PWash&TDos

Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg
Skontrumma (64 l)	Skontrumma (64 l)	Skontrumma (64 l)	Skontrumma (64 l)
ChromeEdition, lutande panel	Excellence rak panel	Excellence lutande panel	Excellence lutande panel
Yttre ring grafitgrå, inre ring svart	Yttre ring chrome, inre ring svart	Yttre ring chrome, inre ring svart	Yttre ring chrome, inre ring svart
Centrifugering: 1 600 varv	Centrifugering: 1 600 varv	Centrifugering: 1 600 varv	Centrifugering: 1 600 varv
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
AddLoad	AddLoad	AddLoad	AddLoad
Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start
ComfortSensor, vit display	ComfortSensor vit display	ComfortSensor vit display	M Touch och vit display
AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare
Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik
CapDosing	CapDosing	CapDosing	CapDosing
ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor
PowerWash och TwinDos	PowerWash och TwinDos	PowerWash och TwinDos	PowerWash och TwinDos
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
EcoFeedback	EcoFeedback	EcoFeedback	EcoFeedback
7 olika fläckprogram	7 olika fläckprogram	7 olika fläckprogram	7 olika fläckprogram
SingleWash	SingleWash	SingleWash	SingleWash
	Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A
Ljudnivå: 68 dB(A)	Ljudnivå: 68 dB(A)	Ljudnivå: 68 dB(A)	Ljudnivå: 68 dB(A)

19 890 kr

Rekommenderat cirkapris

20 290 kr





Rekommenderat cirkapris

20 290 kr

Rekommenderat cirkapris

24 190 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele tvättmaskiner 9 kg



WCR 870 WPS

PWash 2.0&TDos XL&WiFi

WWR 860 WPS

PWash2.0&TDosXL&WiF

WSR 863 WPS

PWash&TDos

WWV 980 WPS

Passion

Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg
Skontrumma (64 l)	Skontrumma (64 l)	Skontrumma (64 l)	Skontrumma (64 l)
ChromeEdition, lutande panel	WhiteEdition välvd front, 5° lutning	Selection, 5° lutning	WhiteEdition välvd front
Yttre ring chrome, inre ring svart	Yttre ring chrome, inre ring svart	Yttre ring chrome, inre ring vit	Alusilver med kromad ring
Centrifugering: 1 600 varv	Centrifugering: 1 600 varv	Centrifugering: 1 600 varv	Centrifugering: 1 600 varv
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
AddLoad	AddLoad	AddLoad	Löddersensor
Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start
M Touch display, vit display	M Touch display, vit display	M Touch display, vit display	M Touch display, vit display
AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare
Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik med viktavkänning
CapDosing	CapDosing	CapDosing	CapDosing
ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor
PowerWash och TwinDos	PowerWash 2.0 och TwinDos	PowerWash och TwinDos	PowerWash 2.0 och TwinDos
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning
EcoFeedback	EcoFeedback	EcoFeedback	EcoFeedback
SingleWash	SingleWash	SingleWash	SingleWash
7 olika fläckprogram	7 olika fläckprogram	7 olika fläckprogram	27 olika program /7 olika fläckprogram
			Ångfunktion SteamCare
			Varmvattenanslutning

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A
Ljudnivå: 68 dB(A)	Ljudnivå: 68 dB(A)	Ljudnivå: 68 dB(A)	Ljudnivå: 67 dB(A)

24 190 kr

Rekommenderat cirkapris

24 190 kr





Rekommenderat cirkapris

24 190 kr

Rekommenderat cirkapris

34 990 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele värmepumpstumlare 7 kg



TSA 203 WP
Active

TSA 223 WP
Active

TSA 233 WP
Active

TCA 230 WP
Active

[illegible]

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A++	Energiklass: A++	Energiklass: A++	Energiklass: A++
Ljudnivå: 66 dB(A)	Ljudnivå: 66 dB(A)	Ljudnivå: 66 dB(A)	Ljudnivå: 66 dB(A)

11 490 kr

Rekommenderat cirkapris

11 490 kr





Rekommenderat cirkapris

11 490 kr

Rekommenderat cirkapris

11 490 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele värmepumpstumlare 7 - 8 kg



Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

TEA 235 WP Active

TEC 225 WP

TCC 230 WP

TWC 220 WP

Kapacitet: 7 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg
Skontrumma (120 l)	Skontrumma (120l)	Skontrumma (120l)	Skontrumma (120l)
Excellence, lutande panel	Excellence, rak panel	ChromeEdition, lutande panel	WhiteEdition, 5° lutning
Vit täckt lucka	Vit täckt lucka	Vit täckt lucka	Vit täckt lucka
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang
Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering
EasyControl, gul display	DirectSensor gul/senare start och resttid	DirectSensor gul/senare start och resttid	DirectSensor gul/senare start och resttid
PerfectDry torksystem	PerfectDry torksystem	PerfectDry torksystem	PerfectDry torksystem
Underhållsfri LED trumbelysning	Underhållsfri LED trumbelysning	Underhållsfri LED trumbelysning	Underhållsfri LED trumbelysning
Doftoption FragranceDos	Doftoption FragranceDos	Doftoption FragranceDos	Doftoption FragranceDos
AddLoad	AddLoad	AddLoad	AddLoad

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A++	Energiklass: A++	Energiklass: A++	Energiklass: A++
Ljudnivå: 66 dB(A)	Ljudnivå: 66 dB(A)	Ljudnivå: 66 dB(A)	Ljudnivå: 66 dB(A)

11 490 kr

Rekommenderat cirkapris

12 690 kr





Rekommenderat cirkapris

12 690 kr

Rekommenderat cirkapris

12 690 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele värmepumpstumlare 8 kg



Nyhet!

TSC 223 WP



TWD 260 WP



TSD 263 WP



TCD 270 WP

Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg
Skontrumma (120l)	Skontrumma (120 l)	Skontrumma (120 l)	Skontrumma (120 l)
Selection, 5° lutning	WhiteEdition, 5° lutning	Selection, 5° lutning	ChromeEdition, lutande panel
Vit täckt lucka	Yttre ring vit, inre ring svart	Yttre ring vit, inre ring vit	Yttre ring vit, inre ring svart
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang
Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering
DirectSensor gul/senare start och resttid	DirectSensor gul/senare start och resttid	DirectSensor gul/senare start och resttid	DirectSensor gul/senare start och resttid
PerfectDry torksystem	PerfectDry torksystem	PerfectDry torksystem	PerfectDry torksystem
Underhållsfri LED trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning
Doftoption FragranceDos	Doftoption FragranceDos	Doftoption FragranceDos	Doftoption FragranceDos
AddLoad	AddLoad	AddLoad	AddLoad
	Wash2Dry	Wash2Dry	Wash2Dry
	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A++	Energiklass: A++	Energiklass: A++	Energiklass: A++
Ljudnivå: 66 dB(A)	Ljudnivå: 66 dB(A)	Ljudnivå: 66 dB(A)	Ljudnivå: 66 dB(A)

12 690 kr

Rekommenderat cirkapri

13 890 kr


Rekommenderat cirkapris

13 890 kr

Rekommenderat cirkapris

13 890 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele värmepumpstumlare 8 kg



Nyhet!

TED 275 WP

TWC 560 WP EcoSpeed

TSC 563 WP EcoSpeed

TEC 565 WP EcoSpeed

Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg
Skontrumma (120 l)	Skontrumma (120 l)	Skontrumma (120 l)	Skontrumma (120 l)
ChromeEdition, lutande panel	WhiteEdition, 5° lutning	WhiteEdition, 5° lutning	Excellence, rak panel
Yttre ring grafitgrå, inre ring svart	Vit täckt lucka	Vit täckt lucka	Vit täckt lucka
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang
Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering
DirectSensor vit/senare start och resttid	DirectSensor gul/senare start och resttid	DirectSensor gul/senare start och resttid	DirectSensor gul/senare start och resttid
PerfectDry torksystem	PerfectDry torksystem	PerfectDry torksystem	PerfectDry torksystem
Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED trumbelysning
Doftoption FragranceDos	Doftoption FragranceDos	Doftoption FragranceDos ²	Doftoption FragranceDos
AddLoad	AddLoad	AddLoad	AddLoad
Wash2Dry	Wash2Dry	Wash2Dry	Wash2Dry
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
	ProfiEco-motor	ProfiEco motor	ProfiEco motor
	EcoSpeed	EcoSpeed	EcoSpeed

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A++	Energiklass: A+++	Energiklass: A+++	Energiklass: A+++
Ljudnivå: 66 dB(A)	Ljudnivå: 66 dB(A)	Ljudnivå: 66 dB(A)	Ljudnivå: 66 dB(A)

13 890 kr

Rekommenderat cirkapris

13 890 kr

Rekommenderat cirkapris

13 890 kr

Rekommenderat cirkapris

13 890 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele värmepumpstumlare 8 kg



TCC 570 WP EcoSpeed

Kapacitet: 8 kg
Skontrumma (120 l)
ChromeEdition, lutande panel
Vit täckt lucka
Emaljerad front
Integrerad kondensvattenslang
Intelligent trumreversering
DirectSensor gul/senare start och resttid
PerfectDry torksystem
Underhållsfri LED-trumbelysning
Doftoption FragranceDos ²
AddLoad
Wash2Dry
WiFiConn@ct
ProfiEco motor
EcoSpeed

TWF 760 WP EcoSpeed

Kapacitet: 8 kg
Skontrumma (120 l)
WhiteEdition, 5° lutning
Yttre ring Chrome, inre ring svart
Emaljerad front
Integrerad kondensvattenslang
Intelligent trumreversering
DirectSensor vit/senare start och resttid
PerfectDry torksystem
Underhållsfri LED-trumbelysning
Doftoption FragranceDos ²
AddLoad
Wash2Dry
WiFiConn@ct
ProfiEco-motor
EcoSpeed

TSF 763 WP EcoSpeed

Kapacitet: 8 kg
Skontrumma (120l)
Selection, 5° lutning
Yttre ring vit, inre ring svart
Emaljerad front
Integrerad kondensvattenslang
Intelligent trumreversering
DirectSensor vit/senare start och resttid
PerfectDry torksystem
Underhållsfri LED-trumbelysning
Doftoption FragranceDos ²
AddLoad
ProfiEco motor
EcoSpeed
Wash2Dry
WiFiConn@ct

TCF 770 WP EcoSpeed

Kapacitet: 8 kg
Skontrumma (120 l)
ChromeEdition, lutande panel
Yttre ring grafitgrå, inre ring svart
Emaljerad front
Integrerad kondensvattenslang
Intelligent trumreversering
DirectSensor vit/senare start och resttid
PerfectDry torksystem
Underhållsfri LED-trumbelysning
Doftoption FragranceDos ²
AddLoad
ProfiEco-motor
EcoSpeed
Wash2Dry
WiFiConn@ct

Teknisk data
Energiklass: A+++
Ljudnivå: 66 dB(A)

13 890 kr

Rekommenderat cirkapris

Teknisk data
Energiklass: A+++
Ljudnivå: 66 dB(A)

15 390 kr

Rekommenderat cirkapris

Teknisk data
Energiklass: A+++
Ljudnivå: 66 dB(A)




15 390 kr

Rekommenderat cirkapris

Teknisk data
Energiklass: A+++
Ljudnivå: 66 dB(A)

15 390 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele värmepumpstumlare 8 kg



Nyhet!

TEF 765 WP EcoSpeed

TEF 775 WP EcoSpeed

Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg
Skontrumma (120 l)	Skontrumma (120 l)
Excellence, rak panel	ChromeEdition, lutande panel
Yttre ring chrome, inre ring svart	Yttre ring chrome, inre ring svart
Emaljerad front	Emaljerad front
Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang
Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering
DirectSensor vit/senare start och resttid	DirectSensor vit/senare start och resttid
PerfectDry torksystem	PerfectDry torksystem
Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning
Doftoption FragranceDos ²	Doftoption FragranceDos ²
AddLoad	AddLoad
ProfiEco-motor	ProfiEco-motor
EcoSpeed	EcoSpeed
	Wash2Dry
	WiFiConn@ct

Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A+++	Energiklass: A+++
Ljudnivå: 66 dB(A)	Ljudnivå: 66 dB(A)
15 790 kr	15 390 kr
Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele värmepumpstumlare 9 kg



TWL 780 WP EcoSpeed&Steam





TSL 783 WP EcoSpeed&Steam

TCL 790 WP EcoSpeed&Steam

TEL 785 WP EcoSpeed&Steam

Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg
Skontrumma Plus (120l)	Skontrumma (120 l)	Skontrumma (120l)	Skontrumma Plus (120l)
WhiteEdition, 5°, lutande panel	Selection, 5° lutande panel	ChromeEdition, lutande panel	Excellence, rak panel
Yttre ring chrome, inre ring svart	Yttre ring vit, inre ring svart	Yttre ring Grafitgrå, inre ring svart	Yttre ring chrome, inre ring svart
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang
Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering
ComfortSensor vit/senare start och resttid	ComfortSensor vit/senare start och resttid	ComfortSensor vit/senare start och resttid	DirectSensor vit/senare start och resttid
PerfectDry torksystem	PerfectDry torksystem	PerfectDry torksystem	PerfectDry torksystem
Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning
Doftoption FragranceDos2	Doftoption FragranceDos ²	Doftoption FragranceDos2	Doftoption FragranceDos ²
AddLoad	AddLoad	AddLoad	AddLoad
ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco motor	ProfiEco-motor
EcoSpeed	EcoSpeed	EcoSpeed	EcoSpeed
Wash2Dry	Wash2Dry	Wash2Dry	Wash2Dry
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
SteamFinish skrynkelreducering	SteamFinish skrynkelreducering	SteamFinish skrynkelreducering	SteamFinish skrynkelreducering

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A+++	Energiklass: A+++	Energiklass: A+++	Energiklass: A+++
Ljudnivå: 64 dB(A)	Ljudnivå: 64 dB(A)	Ljudnivå: 64 dB(A)	Ljudnivå: 64 dB(A)
21 290 kr	21 290 kr	21 290 kr	21 590 kr
Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris



Miele värmepumpstumlare 9 kg



Nyhet!

TEL 795 WP EcoSpeed&Steam

TWR 780 WP Eco&Steam

TCR 790 WP Eco&Steam

TWV 780 WP Passion

Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg
Skontrumma Plus (120l)	Skontrumma Plus (120 l)	Skontrumma Plus (120 l)	Skontrumma Plus (120 l)
Excellence, lutande panel	Selection, 5° lutande panel	ChromeEdition, lutande panel	WhiteEdition, 5° lutning
Yttre ring chrome, inre ring svart	Yttre ring chrome, inre ring vit	Yttre ring chrome, inre ring svart	Yttre ring Chrome, inre ring silver
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang
Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering
DirectSensor vit/senare start och resttid	M-Touch display, vit	M-Touch display, vit	M-Touch display, vit
PerfectDry torksystem	PerfectDry torksystem	PerfectDry torksystem	PerfectDry torksystem
Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning
Doftoption FragranceDos ²	Doftoption FragranceDos ²	Doftoption FragranceDos ²	Doftoption FragranceDos ²
AddLoad	AddLoad	AddLoad	AddLoad
ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor
EcoSpeed	EcoSpeed	Wash2Dry	Wash2Dry
Wash2Dry	Wash2Dry	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	SteamFinish skrynkelförbättring	SteamFinish skrynkelförbättring
SteamFinish skrynkelförbättring	SteamFinish skrynkelförbättring		

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A+++	Energiklass: A+++ -10%	Energiklass: A+++ -10%	Energiklass: A+++ -10%
Ljudnivå: 64 dB(A)	Ljudnivå: 62 dB(A)	Ljudnivå: 62 dB(A)	Ljudnivå: 62 dB(A)

21 590 kr

Rekommenderat cirkapris

30 090 kr



Rekommenderat cirkapris

30 090 kr

Rekommenderat cirkapris

34 590 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele kombinerad tvätt-och tork



WTD 160 WCS

WTD 163 WCS

WTI 370 WPM PWash

WTW 870 WPM PWash & TDos

Kapacitet: 8 kg tvätt/5 kg tork	Kapacitet: 8 kg tvätt/5 kg tork	Kapacitet: 8 kg tvätt/5 kg tork	Kapacitet: 9 kg tvätt/6 kg tork
Skontrumma (59 l)	Skontrumma (59 l)	Skontrumma (59 l)	Skontrumma (64 l)
Rak panel	Rak panel	Lutande panel	Lutande panel
Yttre ring Grafitgrå, inre ring svart	Yttre ring vit, inre ring svart	Yttre ring Chrome, inre ring svart	Yttre ring Chrome, inre ring svart
Centrifugering: 1 500 varv	Centrifugering: 1 500 varv	Centrifugering: 1 600 varv	Centrifugering: 1 600 varv
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
Löddersensor	Löddersensor	Löddersensor	Löddersensor
Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start
DirectSensor, vit display	DirectSensor, vit display	ComfortSensor, vit display	M Touch, vit display
AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare
Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik
ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
AddLoad	AddLoad	AddLoad	AddLoad
Ångfunktion SteamCare	Ångfunktion SteamCare	Ångfunktion SteamCare	Ångfunktion SteamCare
Express Wash&Dry	Express Wash&Dry	QuickPower Wash&Dry	QuickPower Wash&Dry
		PowerWash	PowerWash 2.0 och TwinDos
		Single Wash&Dry	Single Wash&Dry
		CapDosing	CapDosing
		Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning
			Fläckborttagningsprogram

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A/D	Energiklass: A/D	Energiklass: A/D	Energiklass: A/D
Tvätt 46/Centr 72/Tork 58	Tvätt 46/Centr 72/Tork 58	Tvätt 46/Centr 72/Tork 58	Tvätt 46/Centr 72/Tork 58

21 390 kr

Rekommenderat cirkapris




21 390 kr

Rekommenderat cirkapris




27 390 kr

Rekommenderat cirkapris



35 590 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele toppmatade tvättmaskiner



WW 610 WCS

WS 613 WCS

WW 650 WCS

WW 690 WCS

Toppmatad	Toppmatad	Toppmatad	Toppmatad
Kapacitet: 6 kg	Kapacitet: 6 kg	Kapacitet: 6 kg	Kapacitet: 6 kg
Skontrumma (48 l)	Skontrumma (48 l)	Skontrumma (48 l)	Skontrumma (48 l)
		DirectSensor, gul display	ComfortSensor display, 1-radig gul text
Centrifugering: 1 200 varv	Centrifugering: 1 200 varv	Centrifugering: 1 200 varv	Centrifugering: 1 350 varv
Löddersensor	Löddersensor	Löddersensor	Löddersensor
Automatisk låsning av trumman vid locköppning	Automatisk låsning av trumman vid locköppning	Automatisk låsning av trumman vid locköppning	Automatisk låsning av trumman vid locköppning
Mängdautomatik	Mängdautomatik	ComfortLift	ComfortLift
Skrynkelförminskning	Skrynkelförminskning	Mängdautomatik	Mängdautomatik
		Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start
		Skrynkelförminskning	Skrynkelförminskning

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: C	Energiklass: C	Energiklass: C	Energiklass: C
Tvätt 49/Centr 72	Tvätt 49/Centr 72	Tvätt 49/Centr 72	Tvätt 47/Centr 71

18 390 kr

Rekommenderat cirkapris

18 390 kr

Rekommenderat cirkapris

21 390 kr

Rekommenderat cirkapris

25 890 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele strykmangel

Fashion Master



B 990

B 4312

B 4847

Hopfällbar		1-2 liftsystem	1-2 liftsystem
83 cm bred stryksula		1,25 liter vattentank separat uttagbar	1,25 liter vattentank separat uttagbar
Elektronisk varvtalsreglering		3,5 bar tryck	4 bar tryck
Litet utrymmesbehov - mindre yta än 0,2 m ²		Patenterad stryksula	Patenterad stryksula
Automatisk fingerskydd		Ett fläktläge	Två olika fläktlägen
Nödöppning		Överdrag i Bomull/Polyester (Grått)	Överdrag i Bomull (Björnbärsrött)
Bekväm strykning i sittande		Automatisk avkalkning	Automatisk avkalkning
Högt valstryck (0,35 N/cm ²)		Uppblåsnings- och sugfunktion	Uppblåsnings- och sugfunktion
Textilangepassat val av temperatur		CoolOff-funktion	CoolOff-funktion
Enkel att flytta på fyra hjul		AutoOff-funktion	AutoOff-funktion
Upphängningsstång för skrynkefri avkyllning		Hopfällbar	Hopfällbar
		Separat teflonsula medföljer	Separat teflonsula medföljer
		Display 1-rad	Display 1-rad
			Ångmunstycke/Steamer
			2 effektlägen på fläkten

Teknisk data		Teknisk data	Teknisk data

20 290 kr

Rekommenderat cirkapris

18 990 kr

Rekommenderat cirkapris

23 790 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele diskmaskiner - 45 cm



G 5430 SCU

G 5640 SCU

45 cm bred	45 cm bred
80,5 - 87 cm hög	80,5 - 87 cm hög
9 standardkuvert	9 standardkuvert
5 diskprogram samt 3 tillval	8 diskprogram sam 4 tillval
Rak panel	Rak panel
Besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda
Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång
Display (gul) med resttid/Senare start	1-radig vit LCD display med resttid/Senare start
Comfortkorgar	ExtraComfortkorgar
Halv maskin	Halv maskin
Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck
QuickPower Wash	QuickPower Wash
Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent,	Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent,
Extra torrt	Extra torrt
	AutoOpen-torkning

Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: F	Energiklass: D
Ljudnivå: 45 dB(A)	Ljudnivå: 44 dB(A)

11 090 kr

Rekommenderat cirkapris

Rostfri

12 590 kr

Rekommenderat cirkapris


14 090 kr

Rekommenderat cirkapris

Rostfri

15 690 kr

Rekommenderat cirkapris



Comfort-FlexLine-korgar

Miele diskmaskiner - fristående



G 5212 SCu

G 5222 SCu

G 5233 SCu

G 5217 SCu XXL

60 cm bred	60 cm bred	60 cm bred	60 cm bred
80,5 - 87 cm hög	80,5 - 87 cm hög	80,5 - 87 cm hög	84,5 - 91 cm hög
14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert
5 diskprogram samt 3 tillval	5 diskprogram samt 3 tillval	5 diskprogram samt 3 tillval	5 diskprogram samt 3 tillval
Rak panel	Rak panel	Rak panel	Rak panel
3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda och bestickkorg	3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda
Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång
Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin
Display (gul) med resttid/Senare start	Display (gul) med resttid/Senare start	Display (gul) med resttid/Senare start	Display (gul) med resttid/Senare start
Comfort-FlexLine-korgar	Comfort-FlexLine-korgar	ExtraComfort-FlexLine-korgar	Comfort-FlexLine-korgar
Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck
QuickPower Wash	QuickPower Wash	QuickPower Wash	QuickPower Wash
AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning
Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent,	Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent,	Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent,	Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent,
Extra torrt	Extra torrt	Extra torrt	Extra torrt

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: C	Energiklass: C	Energiklass: C	Energiklass: C
Ljudnivå: 43 dB(A)	Ljudnivå: 45 dB(A)	Ljudnivå: 43 dB(A)	Ljudnivå: 43 dB(A)

13 390 kr

Rekommenderat cirkapris

12 690 kr

Rekommenderat cirkapris

13 790 kr

Rekommenderat cirkapris

14 090 kr

Rekommenderat cirkapris

Rostfri

14 890 kr

Rekommenderat cirkapris

Rostfri

14 290 kr

Rekommenderat cirkapris

Rostfri





15 290 kr

Rekommenderat cirkapris

Rostfri

15 690 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele diskmaskiner - fristående



G 7200 SCu

G 7222 SCu

G 7110 SCu AutoDos

G 7202 SCu

60 cm bred	60 cm bred	60 cm bred	60 cm bred
80,5 - 87 cm hög	80,5 - 87 cm hög	80,5 - 87 cm hög	80,5 - 87 cm hög
14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert
8 diskprogram samt 4 tillval	8 diskprogram samt 4 tillval	8 diskprogram samt 4 tillval	8 diskprogram samt 4 tillval
Rak panel	Rak panel	Rak panel	Rak panel
3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda och bestickkorg	3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda
Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång
Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin
1-radig vit LCD display /resttid och senare start	1-radig vit LCD display /resttid och senare start	1-radig vit LCD display /resttid och senare start	1-radig vit LCD display /resttid och senare start
Comfort Plus - FlexLine korgar	Comfort - FlexLine korgar	Comfort Plus- FlexLine korgar	Comfort Plus- FlexLine-korgar
Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,	Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,	Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,	Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,
Extra rent, Extra torrt	Extra rent, Extra torrt	Extra rent, Extra torrt	Extra rent, Extra torrt
Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck
AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning	AutoOpen torkning
QuickPower Wash	QuickPower Wash	QuickPower Wash	QuickPower Wash
Extra tyst program 40 dB	Extra tyst program 40 dB	Extra tyst program 40 dB	Extra tyst program 40 dB
ComfortClose-luckstängning	ComfortClose-luckstängning	AutoDos	ComfortClose-luckstängning
		WiFiConn@ct	
		Brilliant GlassCare	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: B	Energiklass: A
Ljudnivå: 43 dB(A)	Ljudnivå: 43 dB(A)	Ljudnivå: 43 dB(A)	Ljudnivå: 42 dB

15 290 kr

Rekommenderat cirkapris

15 290 kr

Rekommenderat cirkapris

15 690 kr

Rekommenderat cirkapris

15 990 kr

Rekommenderat cirkapris

Rostfri

16 990 kr

Rekommenderat cirkapris

Rostfri

16 990 kr

Rekommenderat cirkapris

Rostfri





17 190 kr

Rekommenderat cirkapris

Rostfri

17 690 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele diskmaskiner - fristående



G 7113 SCu AutoDos

60 cm bred
80,5 - 87 cm hög
14 standardkuvert
8 diskprogram samt 4 tillval
Rak panel
3D-MultiFlex besticklåda
Från 6 liter vatten/diskomgång
Halv maskin
1-radig vit LCD display /resttid och senare start
Comfort Plus- FlexLine korgar
Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,
Extra rent, Extra torrt
Proffspump med variabelt spoltryck
AutoOpen-torkning
QuickPower Wash
Extra tyst program 40 dB
AutoDos
WiFiConn@ct
Brilliant GlassCare

G 7118 SCu XXL AutoDos

60 cm bred
84,5 - 91 cm hög
14 standardkuvert
8 diskprogram samt 4 tillval
Rak panel
3D-MultiFlex besticklåda
Från 6 liter vatten/diskomgång
Halv maskin
1-radig vit LCD display /resttid och senare start
Comfort Plus- FlexLine korgar
Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,
Extra rent, Extra torrt
Proffspump med variabelt spoltryck
AutoOpen torkning
QuickPower Wash
Extra tyst program 40 dB
AutoDos
WiFiConn@ct
Brilliant GlassCare

G 7410 SCu AutoDos

60 cm bred
80,5 - 87 cm hög
14 standardkuvert
10 diskprogram samt 5 tillval
Rak panel
3D-MultiFlex besticklåda
Från 6 liter vatten/diskomgång
Halv maskin
1-radig vit TFT display /resttid och senare start
ExtraComfort - FlexLine-korgar
Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,
AutoDos, Extra rent, Extra torrt
Proffspump med variabelt spoltryck
AutoOpen torkning
QuickPower Wash
Extra tyst program 40 dB
AutoDos
WiFiConn@ct
ComfortClose-luckstängning

G 7412 SCu AutoDos

60 cm bred
80,5 - 87 cm hög
14 standardkuvert
10 diskprogram samt 5 tillval
Rak panel
3D-MultiFlex besticklåda
Från 6 liter vatten/diskomgång
Halv maskin
1-radig vit TFT display /resttid och senare start
ExtraComfort - FlexLine-korgar
Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,
Extra rent, Extra torrt
Proffspump med variabelt spoltryck
AutoOpen torkning
QuickPower Wash
Extra tyst program 38 dB
AutoDos
WiFiConn@ct
ComfortClose-luckstängning

Teknisk data
Energiklass: B
Ljudnivå: 42 dB(A)

Teknisk data
Energiklass B
Ljudnivå: 42 dB

Teknisk data
Energiklass A
Ljudnivå: 42 dB

Teknisk data
Energiklass A
Ljudnivå: 41 dB

16 390 kr

Rekommenderat cirkapris

Rostfri

17 890 kr

Rekommenderat cirkapris

17 190 kr

Rekommenderat cirkapris

Rostfri

18 690 kr

Rekommenderat cirkapris

18 190 kr

Rekommenderat cirkapris

Rostfri

19 990 kr

Rekommenderat cirkapris





18 990 kr

Rekommenderat cirkapris

Rostfri

20 690 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele diskmaskiner - fristående



G 7415 SCu XXL AutoDos

60 cm bred
84,5 - 91 cm hög
14 standardkuvert
10 diskprogram samt 5 tillval
Rak panel
3D-MultiFlex besticklåda
Från 6 liter vatten/diskomgång
Halv maskin
1-radig vit TFT display /resttid och senare start
ExtraComfort - FlexLine-korgar
Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone, AutoDos, Extra rent, Extra torrt
Proffspump med variabelt spoltryck
AutoOpen torkning
QuickPower Wash
AutoDos
Extra tyst program 40 dB
ComfortClose-luckstängning
WiFiConn@ct

Teknisk data

Energiklass A

Ljudnivå: 42 dB

19 090 kr

Rekommenderat cirkapris

Rostfri

20 790 kr

Rekommenderat cirkapris



AutoDos

Miele halvintegrerade diskmaskiner

Miele helintegrerade diskmaskiner, 45 cm



G 7200 Sci

G 7410 Sci AutoDos

G 5481 SCVi

G 5690 SCVi

60 cm bred	60 cm bred	45 cm bred	45 cm bred
80,5-87 cm hög	80,5-87 cm hög	80,5 - 87 cm hög	80,5-87 cm hög
14 standardkuvert	14 standardkuvert	9 standardkuvert	9 standardkuvert
8 diskprogram samt 4 tillval	10 diskprogram samt 5 tillval	5 diskprogram samt 3 tillval	8 diskprogram samt 4 tillval
3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda	Besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda
Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång
Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin
1-radig vit LCD display /resttid och senare start	1-radig vit TFT display /resttid och senare start	Display (gul) med resttid/Senare start	1-radig vit LCD-display/resttid och senare start
Comfort Plus - FlexLine-korgar	ExtraComfort - FlexLine-korgar	Comfortkorgar	ExtraComfortkorgar
Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,	Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,	QuickPower Wash	QuickPower Wash
Extra rent, Extra torrt	Extra rent, Extra torrt	Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent	Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent
Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Extra torrt	Extra torrt
AutoOpen torkning	AutoOpen torkning		AutoOpen-torkning
QuickPower Wash	QuickPower Wash		
Extra tyst program 40 dB	Extra tyst program 40 dB		
ComfortClose-luckstängning	ComfortClose-luckstängning		
	WiFiConn@ct		
	AutoDos		

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass A	Energiklass B	Energiklass: F	Energiklass: D
Ljudnivå: 43 dB	Ljudnivå: 42 dB	Ljudnivå: 45 dB(A)	Ljudnivå: 44 dB(A)

18 690 kr

Rekommenderat cirkapris

20 190 kr

Rekommenderat cirkapris

14 890 kr

Rekommenderat cirkapris

18 690 kr

Rekommenderat cirkapris

Rostfri

21 590 kr

Rekommenderat cirkapris

Miele helintegrerade diskmaskiner



G 5272 SCVi





G 7250 SCVi

G 7272 SCVi

G 7160 SCVi AutoDos

60 cm bred, 80,5-87 cm hög	60 cm bred, 80,5-87 cm hög	60 cm bred, 80,5-87 cm hög	60 cm bred, 80,5-87 cm hög
14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert
5 diskprogram samt 3 tillval	8 diskprogram samt 4 tillval	8 diskprogram samt 4 tillval	8 diskprogram samt 4 tillval
Display (gul) med resttid/Senare start	1-radig vit LCD display/resttid och senare start	1-radig vit LCD display/resttid och senare start	3D-MultiFlex besticklåda
3D-MultiFlex besticklåda och bestickkorg	3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda och bestickkorg	1-radig vit LCD display/resttid och senare start
Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin
Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång
Comfort-FlexLine-korgar	Comfort Plus - FlexLine korgar	Comfort - FlexLine korgar	Comfort Plus - FlexLine korgar
Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent,	Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,	Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,	Tillvalsfunktioner: Express, AutoDos,
Extra torrt	Extra rent, Extra torrt	Extra rent, Extra torrt	Extra rent, Extra torrt
AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning
Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck
QuickPower Wash	QuickPower Wash	QuickPower Wash	QuickPower Wash
	Extra tyst program 40 dB	Extra tyst program 40 dB	Extra tyst program 40 dB
	ComfortClose-luckstängning	ComfortClose-luckstängning	ComfortClose-luckstängning
			AutoDos
			WiFiConn@ct

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: C	Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass B
Ljudnivå: 45 dB(A)	Ljudnivå: 43 dB(A)	Ljudnivå: 43 dB(A)	Ljudnivå: 43 dB(A)
16 490 kr	19 790 kr	19 790 kr	20 190 kr
Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris



Miele helintegrerade diskmaskiner







G 7252 SCVi

G 7255 SCVi XXL G 7277 SCVi XXL

G 7163 SCVi AutoDos

60 cm bred, 80,5-87 cm hög	60 cm bred, 84,5-91 cm hög	60 cm bred, 84,5-91 cm hög	60 cm bred, 80,5-87 cm hög
14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert
8 diskprogram samt 4 tillval	8 diskprogram samt 4 tillval	8 diskprogram samt 4 tillval	8 diskprogram samt 4 tillval
3D-MultiFlex besticklåda	1-radig vit LCD display/resttid och senare start	1-radig vit LCD display/resttid och senare start	3D-MultiFlex besticklåda
1-radig vit LCD display/resttid och senare start	3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda och bestickkorg	1-radig vit LCD display/resttid och senare start
Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin
Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång
Comfort Plus- FlexLine-korgar	Comfort Plus - FlexLine korgar	ExtraComfort - FlexLine korgar	Comfort Plus - FlexLine korgar
Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,	Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,	Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,	Tillvalsfunktioner: Express, AutoDos,
Extra rent, Extra torrt	Extra rent, Extra torrt	Extra rent, Extra torrt	Extra rent, Extra torrt
AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning
Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck
QuickPower Wash	QuickPower Wash	QuickPower Wash	QuickPower Wash
Extra tyst program 40 dB	Extra tyst program 40 dB	Extra tyst program 40 dB	Extra tyst program 40 dB
ComfortClose-luckstängning	ComfortClose-luckstängning	ComfortClose-luckstängning	ComfortClose-luckstängning
			AutoDos
			WiFi conn@ct

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass B
Ljudnivå: 42 dB(A)	Ljudnivå: 43 dB(A)	Ljudnivå: 43 dB(A)	Ljudnivå: 42 dB(A)
20 390 kr	20 490 kr	20 490 kr	20 890 kr
Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris



Miele helintegrerade diskmaskiner



G 7165 SCVi XXL AutoDos

60 cm bred, 84,5-91 cm hög
14 standardkuvert
8 diskprogram samt 4 tillval
3D-MultiFlex besticklåda
1-radig vit LCD display/resttid och senare start
Halv maskin
Från 6 liter vatten/diskomgång
Comfort Plus - FlexLine korgar
Tillvalsfunktioner: Express, AutoDos,
Extra rent, Extra torrt
AutoOpen-torkning
Proffspump med variabelt spoltryck
QuickPower Wash
Extra tyst program 40 dB
ComfortClose-luckstängning
AutoDos
WiFiConn@ct

G 7274 SCVi

60 cm bred, 80,5-87 cm hög
14 standardkuvert
8 diskprogram samt 4 tillval
3D-MultiFlex besticklåda
1-radig vit LCD display/resttid och senare start
Halv maskin
Från 6 liter vatten/diskomgång
MaxiComfort - FlexLine korgar
Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,
Extra rent, Extra torrt
AutoOpen-torkning
Proffspump med variabelt spoltryck
QuickPower Wash
Extra tyst program 40 dB
ComfortClose-luckstängning


G 7279 SCVi XXL

60 cm bred, 84,5-91 cm hög
14 standardkuvert
8 diskprogram samt 4 tillval
3D-MultiFlex besticklåda
1-radig vit LCD display/resttid och senare start
Halv maskin
Från 6 liter vatten/diskomgång
MaxiComfort - FlexLine korgar
Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,
Extra rent, Extra torrt
AutoOpen-torkning
Proffspump med variabelt spoltryck
QuickPower Wash
Extra tyst program 40 dB
ComfortClose-luckstängning

G 7168 SCVi XXL AutoDos

60 cm bred, 84,5-91 cm hög
14 standardkuvert
8 diskprogram samt 4 tillval
3D-MultiFlex besticklåda
1-radig vit LCD display/resttid och senare start
Halv maskin
Från 6 liter vatten/diskomgång
Comfort Plus - FlexLine korgar
Tillvalsfunktioner: Express, AutoDos,
Extra rent, Extra torrt
AutoOpen-torkning
Proffspump med variabelt spoltryck
QuickPower Wash
Extra tyst program 40 dB
ComfortClose-luckstängning
AutoDos
WiFiConn@ct

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass B	Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass B
Ljudnivå: 43 dB(A)	Ljudnivå: 42 dB(A)	Ljudnivå: 42 dB(A)	Ljudnivå: 42 dB(A)
20 890 kr	20 890 kr	21 590 kr	21 690 kr
Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele helintegrerade diskmaskiner



G 7460 SCVi AutoDos

60 cm bred, 80,5-87 cm hög	60 cm bred, 80,5-87 cm hög	60 cm bred, 84,5-91 cm hög	60 cm bred, 80,5-87 cm hög
14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert
10 diskprogram samt 5 tillval	10 diskprogram samt 5 tillval	10 diskprogram samt 5 tillval	10 diskprogram samt 5 tillval
3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda
1-radig vit TFT display/resttid och senare start	1-radig vit TFT display/resttid och senare start	1-radig vit TFT display/resttid och senare start	1-radig vit TFT display/resttid och senare start
Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin
Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång
ExtraComfort- FlexLine korgar	ExtraComfort- FlexLine korgar	ExtraComfort- FlexLine korgar	MaxiComfort- FlexLine korgar
Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,	Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,	Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,	Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,
AutoDos, Extra rent, Extra torrt	AutoDos, Extra rent, Extra torrt	AutoDos, Extra rent, Extra torrt	AutoDos, Extra rent, Extra torrt
AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning
Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck
QuickPower Wash	QuickPower Wash	QuickPower Wash	QuickPower Wash
Extra tyst program 40 dB	Extra tyst program 38 dB	Extra tyst program 40 dB	Extra tyst program 38 dB
ComfortClose-luckstängning	ComfortClose-luckstängning	ComfortClose-luckstängning	ComfortClose-luckstängning
AutoDos	AutoDos	AutoDos	AutoDos
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct

Teknisk data

Energiklass: A
Ljudnivå: 42 dB(A)

23 090 kr

Rekommenderat cirkapris

Teknisk data

Energiklass: A
Ljudnivå: 41 dB(A)

23 790 kr

Rekommenderat cirkapris

Teknisk data

Energiklass: A
Ljudnivå: 42 dB(A)

23 990 kr


Rekommenderat cirkapris

Teknisk data

Energiklass: A
Ljudnivå: 41 dB(A)

24 290 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele helintegrerade diskmaskiner



G 7479 SCVi XXL AutoDos

G 7660 SCVi AutoDos

G 7665 SCVi XXL AutoDos

G 7690 SCVi Auto Dos

60 cm bred, 84,5-91 cm hög	60 cm bred, 80,5-87 cm hög	60 cm bred, 84,5-91 cm hög	60 cm bred, 80,5-87 cm hög
14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert
10 diskprogram samt 5 tillval	13 diskprogram samt 5 tillval	13 diskprogram samt 5 tillval	13 diskprogram samt 5 tillval
3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda
1-radig vit TFT display/resttid och senare start	1-radig vit TFT display/resttid och senare start	1-radig vit TFT display/resttid och senare start	1-radig vit TFT display/resttid och senare start
Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin
Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång
MaxiComfort- FlexLine korgar	MaxiComfort- FlexLine korgar	MaxiComfort- FlexLine korgar	MaxiComfort- FlexLine korgar
Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,	Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,	Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,	Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,
AutoDos, Extra rent, Extra torrt	AutoDos, Extra rent, Extra torrt	AutoDos, Extra rent, Extra torrt	AutoDos, Extra rent, Extra torrt
AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning
Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck
QuickPower Wash	QuickPower Wash	QuickPower Wash	QuickPower Wash
Extra tyst program 38 dB	Extra tyst program 38 dB	Extra tyst program 38 dB	Extra tyst program 38 dB
ComfortClose-luckstängning	ComfortClose-luckstängning	ComfortClose-luckstängning	ComfortClose-luckstängning
AutoDos	AutoDos	AutoDos	AutoDos
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
			Knock2Open

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A
Ljudnivå: 41 dB(A)	Ljudnivå: 41 dB(A)	Ljudnivå: 41 dB(A)	Ljudnivå: 41 dB(A)

25 190 kr

Rekommenderat cirkapris

27 990 kr



Rekommenderat cirkapris

28 790 kr

Rekommenderat cirkapris

30 890 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele proffsdiskmaskin



G 7695 SCVi XXL Auto Dos

G 7975 SCVi XXL Auto Dos

PFD 104 SCVi XXL

60 cm bred, 84,5-91 cm hög	60 cm bred, 84,5-91 cm hög		60 cm bred, 84,5-91 cm hög
14 standardkuvert	14 standardkuvert		1-rads klartextdisplay
13 diskprogram samt 5 tillval	13 diskprogram samt 5 tillval		8 diskprogram
3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda		14 standardkuvert
1-radig vit TFT display/resttid och senare start	M Touch display		3D-MultiFlex-besticklåda
Halv maskin	Halv maskin		SensorDry-fläktorkning
Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång		MaxiComfort-korgar
MaxiComfort- FlexLine korgar	MaxiComfort- FlexLine korgar		Resttid & Senare start
Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,	Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,		AutoSensor
AutoDos, Extra rent, Extra torrt	AutoDos, Extra rent, Extra torrt		Från 14,5 liter vatten/diskomgång
AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning		Proffspump med variabelt spoltryck
Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck		AutoOpen/AutoClose
QuickPower Wash	QuickPower Wash		FlexCare glashållare
Extra tyst program 38 dB	Extra tyst program 38 dB		Kortprogram: 17 min
ComfortClose-luckstängning	ComfortClose-AutoClose luckstängning		BrilliantLight
AutoDos	AutoDos		Extra torkning
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct		Inställbara displayspråk
BrilliantLight	BrilliantLight		Knock2open
Knock2Open	Knock2Open		Elanslutning: 3 N~400V
Teknisk data	Teknisk data		Teknisk data
Energiklass: A	Energiklass: A		Energiklass: E
Ljudnivå: 41 dB(A)	Ljudnivå: 41 dB(A)		Ljudnivå: 45 dB(A)

31 690 kr




Rekommenderat cirkapris

39 990 kr

Rekommenderat cirkapris

47 387 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele kylskåp - fristående



K 28202 D ws



K 28202 D EDT/CS



KS 28423 D ED/CS



KS 28463 D ED/CS

185 cm hög	185 cm hög	185 cm hög	185 cm hög
Vit	Rostfri/CleanSteel dörr	Rostfri/CleanSteel kabinett/dörr	Rostfri/CleanSteel kabinett/dörr
EasyOpen handtag	EasyOpen handtag	Click2Open	Click2Open
Heltäckande dörr	Heltäckande dörr	Heltäckande dörr	Heltäckande dörr
385 liter	385 liter	395 liter	372 liter (kyl 235 l/PerfectFresh 137 l)
Högerhängd (omhållningsbar)	Högerhängd (omhållningsbar)	Högerhängd (omhållningsbar)	Högerhängd (omhållningsbar)
LED-belysning	LED-belysning	FlexiLight på 3 st hyllor	FlexiLight på 3 st hyllor
DynaCool-fläktkyllning	DynaCool-fläktkyllning	DynaCool-fläktkyllning	DynaCool-fläktkyllning
Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering
TouchControl	TouchControl	FreshTouchControl	FreshTouchControl
		Snabbkylningsfunktion	Snabbkylningsfunktion
		Soft/SelfClose dörrdämpning	Soft/SelfClose dörrdämpning
		Flaskhylla	Flaskhylla
		SilenceSystem	SilenceSystem
		DailyFresh	PerfectFresh Pro
		ActiveAirClean filter	
		XL-utrymme	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: F	Energiklass: F	Energiklass: D	Energiklass: C
Ljudnivå: 34 dB(A)	Ljudnivå: 34 dB(A)	Ljudnivå: 37 dB(A)	Ljudnivå: 36 dB(A)
13 490 kr	14 990 kr	24 790 kr	31 490 kr
Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris

Kan kombineras med:

FNS 28463 E ED/CS eller
KWNS 28462 E ED/CS

Kan kombineras med:

FNS 28463 E ED/CS eller
KWNS 28462 E ED/CS

* Vid Side by Side krävs 1240 mm bredd





KS 28463 D BB

185 cm hög
Blackboard edition
Click2Open
Heltäckande dörr
372 liter (kyl 235 l/PerfectFresh 137 l)
Högerhängd (omhållningsbar)
FlexiLight på 3 st hyllor
DynaCool-fläktkylning
Elektronisk temperaturreglering
FreshTouchControl
Snabbkylningsfunktion
Soft/SelfClose dörrdämpning
Flaskhylla
SilenceSystem
PerfectFresh Pro

Teknisk data

Energiklass: C
Ljudnivå: 36 dB(A)

32 290 kr

Rekommenderat cirkapris

Kan kombineras med:

FNS 28463 E BB



DailyFresh



FlexiLight



CleanSteel



SoftClose



A++



37 dB



DynaCool

Miele frysskåp - fristående



FN 28262 ws



FN 28262 EDT/CS



FN 28263 E



FNS 28463 E ED/CS

185 cm hög	185 cm hög	185 cm hög	185 cm hög
Vit	Rostfri/CleanSteel dörr	Vit	Rostfri/CleanSteel dörr/kabinett
EasyOpen handtag	EasyOpen handtag	Click2Open	Click2Open
Heltäckande dörr	Heltäckande dörr	Heltäckande dörr	Heltäckande dörr
NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
268 liter	268 liter	277 liter	277 liter
Vänsterhängd (omhångningsbar)	Vänsterhängd (omhångningsbar)	Högerhängd (omhångningsbar)	Vänsterhängd (omhångningsbar)
LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning
Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering
TouchControl	TouchControl	FreshTouchControl	FreshTouchControl
			Snabbinfrysning
			SoftClose dörrdämpning
			XL-utrymme
			SilenceSystem
			Ismaskin med fast vattenanslutning

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: F	Energiklass: F	Energiklass: E	Energiklass: E
Ljudnivå: 41 dB(A)	Ljudnivå: 41 dB(A)	Ljudnivå: 38 dB(A)	Ljudnivå: 37 dB(A)

13 490 kr

Rekommenderat cirkapris

14 990 kr

Rekommenderat cirkapris

18 790 kr

Rekommenderat cirkapris

27 790 kr

Rekommenderat cirkapris

Kan kombineras med:

KS 28423 D ED/CS

*** Vid Side by Side krävs 1240 mm bredd**





FNS 28463 E BB

185 cm hög
Blackboard Edition
Click2Open
Heltäckande dörr
NoFrost
277 liter
Vänsterhängd (omhållningsbar)
LED-belysning
Elektronisk temperaturreglering
FreshTouchControl
Snabbinfrysning
SoftClose dörrdämpning
XL-utrymme
SilenceSystem
Ismaskin med fast vattenanslutning

Teknisk data

Energi klass: E
Ljudnivå: 37 dB(A)

28 490 kr

Rekommenderat cirkapris

Kan kombineras med:

KS 28463 D BB



Miele kyl/frys-kombinationer - fristående



KD 28052 ws



KD 28032 ws



KD 28032 EDO

182 cm hög, 55 cm bred	182 cm hög	182 cm hög	
Vit	Vit	Silver look	
Fasta vita handtag	Dolda handtag	Dolda handtag	
Heltäckande dörrar	Heltäckande dörrar	Heltäckande dörrar	
296 liter (212 l kyl/84 l frys)	311 liter (223 l kyl/88 l frys)	311 liter (223 l kyl/88 l frys)	
Högerhängd (omhållningsbar)	Högerhängd (omhållningsbar)	Högerhängd (omhållningsbar)	
LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning	
Manuell temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	
	Snabbkylningsfunktion	Snabbkylningsfunktion	
	FreshTouchControl	FreshTouchControl	
	ComfortFrost	ComfortFrost	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	
Energiklass: F	Energiklass: F	Energiklass: F	
Ljudnivå: 38 dB(A)	Ljudnivå: 38 dB(A)	Ljudnivå: 38 dB(A)	

10 490 kr

Rekommenderat cirka pris

11 190 kr

Rekommenderat cirka pris

11 990 kr

Rekommenderat cirka pris



Miele kyl/frys-kombinationer - fristående



KFN 28132 D WS



KFN 28132 D EDT/CS



KFN 29132 D WS



KFN 29132 D EDT/CS

186 cm hög	186 cm hög	201 cm hög	201 cm hög
Vit	Rostfri/CleanSteel dörr	Vit	Rostfri/CleanSteel dörr
Dolda grepphandtag	Dolda grepphandtag	Dolda grepphandtag	Dolda grepphandtag
Heltäckande dörr	Heltäckande dörr	Heltäckande dörr	Heltäckande dörr
NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
310 liter (209 l kyl/101 l frys)	310 liter (209 l kyl/101 l frys)	344 liter (243 l kyl/101 l frys)	344 liter (243 l kyl/101 l frys)
Högerhängd (omhållningsbar)	Högerhängd (omhållningsbar)	Högerhängd (omhållningsbar)	Högerhängd (omhållningsbar)
LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning
Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering
PicTronicControl	PicTronicControl	PicTronicControl	PicTronicControl
Snabbinfrysning	Snabbinfrysning	Snabbinfrysning	Snabbinfrysning
DynaCool fläktkyllning	DynaCool fläktkyllning	DynaCool fläktkyllning	DynaCool fläktkyllning

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: E	Energiklass: E	Energiklass: E	Energiklass: E
Ljudnivå: 40 dB(A)	Ljud: 40 dB(A)	Ljudnivå: 40 dB(A)	Ljudnivå: 40 dB(A)

12 690 kr

Rekommenderat cirkapris

14 290 kr

Rekommenderat cirkapris

13 490 kr

Rekommenderat cirkapris

14 990 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele kyl/frys-kombinationer - fristående



KFN 29142 D ws



KFN 29142 D EDT/CS



KFN 29233 D ws



KFN 29233 D EDT/CS

201 cm hög	201 cm hög	201 cm hög	201 cm hög
Vit	Rostfri/CleanSteel dörr	Vit	Rostfri/CleanSteel dörr
Dolda grepphandtag	Dolda grepphandtag	Click2Open-handtag	Click2Open-handtag
Heltäckande dörr	Heltäckande dörr	Heltäckande dörrar	Heltäckande dörrar
NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
334 (199 liter kyl/135 liter frys)	334 (199 liter kyl/135 liter frys)	365 liter (262 l kyl/104 l frys)	365 liter (262 l kyl/104 l frys)
Högerhängd (omhållningsbar)	Högerhängd (omhållningsbar)	Högerhängd (omhållningsbar)	Högerhängd (omhållningsbar)
LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning
Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	Snabbkylnings-/snabbinfrysningsfunktion	Snabbkylnings-/snabbinfrysningsfunktion
PicTronicControl	PicTronicControl	DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning
Snabbinfrysning	Snabbinfrysning	Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering
DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning	FreshTouchControl	FreshTouchControl
		DailyFresh	DailyFresh
		CompactCase	CompactCase

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: E	Energiklass: E	Energiklass: D	Energiklass: D
Ljudnivå: 40 dB(A)	Ljudnivå: 40 dB(A)	Ljudnivå: 36 dB(A)	Ljudnivå: 36 dB(A)
14 290 kr	15 790 kr	20 290 kr	22 590 kr
Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele kyl/frys-kombinationer - fristående



KFN 29283 D EDT/CS



KFN 29233 D BB



KFN 29283 D BB



KFN 29483 D EDT/CS

201 cm hög	201 cm hög	201 cm hög	201 cm hög
Rostfri/CleanSteel dörr	Blackboard Edition	Blackboard Edition	Rostfri/CleanSteel dörr
Click2Open-handtag	Click2Open-handtag	Click2Open-handtag	Click2Open-handtag
Heltäckande dörrar	Heltäckande dörrar	Heltäckande dörrar	Heltäckande dörrar
NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
350 liter (144 l kyl/104 l frys/103 l PerfectFresh)	365 liter (262 l kyl/104 l frys)	350 liter (144 l kyl/104 l frys/103 l PerfectFresh)	350 liter (146 l kyl/104 l frys/ 101 l PerfectFresh)
Högerhängd (omhängningsbar)	Högerhängd (omhängningsbar)	Högerhängd (omhängningsbar)	Högerhängd (omhängningsbar)
LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning	FlexiLight-belysning
Snabbkylnings-/snabbinfrysningsfunktion	Snabbkylnings-/snabbinfrysningsfunktion	Snabbkylnings-/snabbinfrysningsfunktion	Snabbkylnings-/snabbinfrysningsfunktion
DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning
Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering
FreshTouchControl	FreshTouchControl	FreshTouchControl	FreshTouchControl
PerfectFresh	DailyFresh	PerfectFresh	PerfectFreshPro
	CompactCase	CompactCase	SoftClose-dörrdämpning
		Flaskhylla	
		XL-utrymme	
		SilenceSystem	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: D	Energiklass: D	Energiklass: D	Energiklass: D
Ljudnivå: 36 dB(A)	Ljudnivå: 36 dB(A)	Ljudnivå: 36 dB(A)	Ljudnivå: 36 dB(A)
24 090 kr	24 790 kr	26 190 kr	29 990 kr
Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris



Miele kyl/frys-kombinationer - fristående



KFN 29493 DE EDT/CS

KFN 29683 D OBSW

KFN 29683 D BRWS

KWNS 28462 E ED/CS

201 cm hög	201 cm hög	201 cm hög	185 cm hög*
Rostfri/CleanSteel dörr	Obsidiansvart	Briljantvit	Rostfri/CleanSteel dörr och kabinett
Click2Open-handtag	Click2Open-handtag	Click2Open-handtag	Click2Open
Heltäckande dörrar	Heltäckande dörrar	Heltäckande dörrar	Heltäckande dörrar
NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
366 liter (262 l kyl/104 frys)	350 liter (146 l kyl/104 l frys/ 101 l PerfectFresh)	350 liter (146 l kyl/104 l frys/ 101 l PerfectFresh)	289 liter (156 l kyl/133 l frys)
Högerhängd (omhängningsbar)	Högerhängd (omhängningsbar)	Högerhängd (omhängningsbar)	Vänsterhängd (omhängningsbar)
FlexiLight på 2 st hyllor	FlexiLight-belysning	FlexiLight-belysning	LED-belysning
Snabbkylnings-/snabbinfrysningsfunktion	Snabbkylnings-/snabbinfrysningsfunktion	Snabbkylnings-/snabbinfrysningsfunktion	Elektronisk temperaturreglering
DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning	FreshTouchControl
Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	Snabbinfrysningsfunktion
FreshTouchControl	FreshTouchControl	FreshTouchControl	DynaCool fläktkylning
DailyFresh	PerfectFreshPro	PerfectFreshPro	Ismaskin med fast anslutning
Soft/Selfe Close-dörrdämpning	SoftClose-dörrdämpning	SoftClose-dörrdämpning	Vinkyl med 2 temperaturzoner för 42 flaskor
Flaskhylla	Belyst frysdel	Belyst frysdel	XL-utrymme
XL-utrymme			SilenceSystem
SilenceSystem			ActiveAirClean filter
CompactCase			
Mylce Ismaskin			
ActiveAirClean filter			

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: D	Energiklass: D	Energiklass: D	Energiklass: D
Ljud: 36 dB(A)	Ljudnivå: 36 dB(A)	Ljudnivå: 36 dB(A)	Ljudnivå: 37 dB(A)

32 290 kr

Rekommenderat cirkapris

38 290 kr

Rekommenderat cirkapris

38 290 kr

Rekommenderat cirkapris

56 390 kr

Rekommenderat cirkapris

Kan kombineras med:

KS 28423 D ED/CS
KS 28463 D ED/CS
KS 28463 D BB

* Vid Side by Side krävs 1240 mm bredd



Miele kyl/frys-kombinationer - 75 cm breda



KFN 15842 D EDT/CS



KFN 15943 D EDT/CS



KFN 16947 D ED/CS

186 cm hög - 75 cm bred	202 cm hög - 75 cm bred	202 cm hög - 75 cm bred	
Rostfri/CleanSteel	Rostfri/CleanSteel dörr	Rostfri/CleanSteel	
EasyOpen-handtag	EasyOpen-handtag	EasyOpen-handtag	
Heltäckande dörr	Heltäckande dörrar	Heltäckande dörrar	
NoFrost	NoFrost	NoFrost	
420 liter (332 l kyl/89 l frys)	455 liter (332 l kyl/123 l frys)	428 liter (200 l kyl/123 l frys/ 105 l PerfectFresh)	
Höghängda dörrar (omhållningsbara)	Höghängda dörrar (omhållningsbara)	Höghängda dörrar (omhållningsbara)	
Elektronik med LED-lampor	Elektronik med LED-lampor	Elektronik med LED-lampor	
Snabbkylnings-/snabbinfrysningfunktion	Snabbfrysningfunktion	Snabbfrysningfunktion	
DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning	
SoftClose dörrdämpning	SoftClose dörrdämpning	SoftClose dörrdämpning	
Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	
TouchControl	TouchControl	TouchControl	
Flaskhylla	Flaskhylla	PerfectFresh	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	
Energiklass: F	Energiklass: E	Energiklass: E	
Ljudnivå: 42 dB(A)	Ljudnivå: 41 dB(A)	Ljudnivå: 41 dB(A)	

32 890 kr

Rekommenderat cirkapris

34 290 kr

Rekommenderat cirkapris

41 690 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele helintegrerade kylskåp



K 5124 UiF

K 5122 Ui-1

K 31252 Ui

K 7113 F

82-87 cm hög för underbyggnad	82-87 cm hög för underbyggnad	82-87 cm hög för underbyggnad	88 cm hög
Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Dörr på utdragsskenor	Högerhängd dörr (omhångningsbar)
Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr
124 liter nettovolym (108 l kyl/15 l frys)	138 liter nettovolym	132 liter nettovolym	144 liter nettovolym
Halogenbelysning	Halogen-belysning	LED-belysning	LED-belysning
3 glashyllor	3 glashyllor	2 glashyllor	4 glashyllor
1 grönsakslåda		1 grönsakslåda	1 grönsakslåda
Vridknapp			TouchControl
Frysack			Snabbkylningsfunktion

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: F	Energiklass: F	Energiklass: F	Energiklass: F
Ljudnivå: 38 dB(A)	Ljudnivå: 38 dB(A)	Ljudnivå: 35 dB(A)	Ljudnivå: 33 dB(A)

15 390 kr

Rekommenderat cirkapris

15 490 kr

Rekommenderat cirkapris

19 690 kr

Rekommenderat cirkapris

9 490 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele helintegrerade kylskåp



K 7114 E



K 7313 F



K 7433 E



K 7733 E

88 cm hög	122 cm hög	140 cm hög	178 cm hög
Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)
Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr	Fast montering av dörr	Fast montering av dörr
109 liter kyl/15 liter frys	211 liter nettovolym	235 liter nettovolym	308 liter nettovolym
LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning
3 glashyllor	5 glashyllor	6 glashyllor	7 glashyllor
1 grönsakslåda	1 grönsakslåda	1 grönsakslåda	2 grönsakslådor
TouchControl	TouchControl	SensorTouch	SensorTouch
Snabbkylningsfunktion	Snabbkylningsfunktion	Snabbkylningsfunktion	Snabbkylningsfunktion
4-stjärnig fryszone		DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning
		DailyFresh	DailyFresh
		WifiConn@ct	WifiConn@ct
			Kromad flaskhylla

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: E	Energiklass: F	Energiklass: E	Energiklass: E
Ljudnivå: 37 dB(A)	Ljudnivå: 33 dB(A)	Ljudnivå: 35 dB(A)	Ljudnivå: 35 dB(A)

10 890 kr

Rekommenderat cirkapris

12 390 kr

Rekommenderat cirkapris

17 490 kr

Rekommenderat cirkapris

18 290 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele helintegrerade kylskåp



K 7734 F



K 7743 E



K 7763 E



K 7773 D

178 cm hög	178 cm hög	178 cm hög	178 cm hög
Högerhängd dörr (omhållningsbar)	Högerhängd dörr (omhållningsbar)	Högerhängd dörr (omhållningsbar)	Högerhängd dörr (omhållningsbar)
Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr
286 liter (kyl 259 l/27 l frys)	294 liter (196 l kyl/98 l PerfectFresh zone)	311 liter nettovolym	246 liter (198 l kyl/98 l PerfectFresh zone)
LED-belysning	LED-belysning	FlexLight 2.0-belysning	FlexLight 2.0-belysning
5 glashyllor	5 glashyllor	7 glashyllor varav 4 belysta	6 glashyllor varav 4 belysta
2 grönsakslådor	3 grönsakslådor	3 grönsakslådor	3 grönsakslådor
SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch	FreshTouch
Snabbkylningsfunktion	Snabbkylningsfunktion	Snabbkylningsfunktion	Snabbkylningsfunktion
DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning
DailyFresh	Kromad flaskhylla	Kromad flaskhylla	Kromad flaskhylla
WifiConn@ct	WifiConn@ct	WifiConn@ct	WifiConn@ct
Kromad flaskhylla	PerfectFresh Pro	DailyFresh	PerfectFresh Active
4-stjärning fryszone		SoftClose	SoftClose/SelfClose
			Dry back wall - CleanSteel

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: F	Energiklass: E	Energiklass: E	Energiklass: D
Ljudnivå: 37 dB(A)	Ljudnivå: 37 dB(A)	Ljudnivå: 35 dB(A)	Ljudnivå: 32 dB(A)

18 290 kr

Rekommenderat cirkapris

22 690 kr





Rekommenderat cirkapris

28 590 kr

Rekommenderat cirkapris

34 290 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele helintegrerade frysskåp



Nyhet!



Nyhet!



Nyhet!

F 31202 Ui

FNS 7140 E

FNS 7470 D

FNS 7770 E

82-87 cm hög för underbyggnad	88 cm hög	140 cm hög	178 cm hög
Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Vänsterhängd dörr (omhångningsbar)	Vänsterhängd dörr (omhångningsbar)
Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr
95 liter nettovolym	87 liter nettovolym	156 liter nettovolym	213 liter nettovolym
3 fryslådor	4 fryslådor	6 fryslådor	8 fryslådor
	SensorTouch	FreshTouch	FreshTouch
	Snabbinfrysningsfunktion	Snabbinfrysningsfunktion	Snabbinfrysningsfunktion
	NoFrost	NoFrost	NoFrost
	WifiConn@ct	WifiConn@ct	WifiConn@ct
		LED-belysning	LED-belysning
		SoftClose dörrdämpning	SoftClose dörrdämpning

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: E	Energiklass: E	Energiklass: D	Energiklass: E
Ljudnivå: 38 dB(A)	Ljudnivå: 35 dB(A)	Ljudnivå: 35 dB(A)	Ljudnivå: 35 dB(A)

17 390 kr

Rekommenderat cirkapris

21 790 kr

Rekommenderat cirkapris

29 390 kr

Rekommenderat cirkapris

30 790 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele helintegrerade frysskåp



Nyhet!

FNS 7794 E

178 cm hög

Vänsterhängd dörr (omhångningsbar)

Fast montering av skåpdörr

213 liter nettovolym

8 fryslådor

SoftClose dörrdämpning

LED-belysning

NoFrost

FreshTouch

Side-by-side montering möjlig

Ismaskin med vattenanslutning

WifiConn@ct

Teknisk data

Energiklass: E

Ljudnivå: 35 dB(A)

37 590 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele helintegrerade kyl/frys-kombinationer



Nyhet!

KF 7731 E

KF 7742 D

KF 7772 B

KFN 7714 F

178 cm hög	178 cm hög	178 cm hög	178 cm hög
Högerhängd dörr (omhållningsbar)	Högerhängd dörr (omhållningsbar)	Högerhängd dörr (omhållningsbar)	Högerhängd dörr (omhållningsbar)
Skåpdörr med glidbeslag	Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr
266 liter (212 l kyl / 54 l frys)	255 liter (130 l kyl / 54 l frys / 71 l PerfectFresh zone)	256 liter (131 l kyl / 54 l frys / 71 l PerfectFresh zone)	254 liter (187 l kyl / 67 l frys)
LED-belysning	LED-belysning	FlexLight 2.0-belysning	LED-belysning
5 glashyllor i kyl / 2 fryslådor	3 glashyllor / 2 fryslådor	4 glashyllor (2 belysta) / 2 fryslådor	4 glashyllor / 2 fryslådor / 1 islåda
1 grönsakslåda	2 st grönsakslådor	2 st grönsakslådor	1 grönsakslåda
DynaCool fläktkylning	DynaCool-fläktkylning	DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning
SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch	TouchControl
Kromad flaskylla	Kromad flaskhylla	Dry back wall CleanSteel	
DuplexCool	DuplexCool	Comfort Clean	DuplexCool
ComfortFrost	ComfortFrost	ComfortFrost	NoFrost
WifiConn@ct	WifiConn@ct	WifiConn@ct	
DailyFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Active	
	SoftClose (kan eftermonteras)	SoftClose	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: E	Energiklass D	Energiklass B	Energiklass: F
Ljudnivå: 35 dB(A)	Ljudnivå: 34 dB(A)	Ljudnivå: 33 dB(A)	Ljudnivå: 39 dB(A)

19 690 kr

Rekommenderat cirkapris

22 690 kr

Rekommenderat cirkapris

36 390 kr

Rekommenderat cirkapris

18 290 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele helintegrerade kyl/frys-kombinationer



KFN 7734 F

KFN 7733 F

KFN 7734 D

KFN 7744 E

178 cm hög	178 cm hög	178 cm hög	178 cm hög
Högerhängd dörr (omhållningsbar)	Högerhängd dörr (omhållningsbar)	Högerhängd dörr (omhållningsbar)	Högerhängd dörr (omhållningsbar)
Fast montering av skåpdörr	Skåpdörr med glidbeslag	Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr
253 liter (183 l kyl/70 l frys)	253 liter (183 l kyl/70 l frys)	253 liter (183 l kyl/70 l frys)	244 liter (103 l kyl/70 l frys/71 PerfectFresh)
LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning
5 glashyllor/3 fryslådor	3 glashyllor/3 fryslådor	5 glashyllor/3 fryslådor	2 glashyllor/3 fryslådor
1 grönsakslåda	1 grönsakslåda	1 grönsakslåda	2 grönsakslådor
DynaCool fläktkyllning	DynaCool fläktkyllning	DynaCool fläktkyllning	DynaCool fläktkyllning
SensorTouch	Sensor Touch	SensorTouch	SensorTouch
	DuplexCool	DuplexCool	DuplexCool
DuplexCool	NoFrost	NoFrost	NoFrost
NoFrost	WifiConn@ct	WifiConn@ct	WifiConn@ct
WifiConn@ct	DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh Pro
DailyFresh	Kromad flaskhylla		Kromad flaskhylla

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: F	Energiklass: F	Energiklass: D	Energiklass: E
Ljudnivå: 35 dB(A)	Ljudnivå: 35 dB(A)	Ljudnivå: 35 dB(A)	Ljudnivå: 35 dB(A)

19 690 kr

Rekommenderat cirkapris

21 190 kr

Rekommenderat cirkapris

22 690 kr

Rekommenderat cirkapris

25 590 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele helintegrerade kyl/frys-kombinationer



KFN 7764 D

KFN 7774 D

KFN 7785 D

KFN 7795 D

178 cm hög	178 cm hög	178 cm hög	178 cm hög
Högerhängd dörr (omhållningsbar)	Högerhängd dörr (omhållningsbar)	Högerhängd dörr (omhållningsbar)	Högerhängd dörr (omhållningsbar)
Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr
254 liter (184 l kyl/70 l frys)	245 liter (104 l kyl/70 l frys/71 PerfectFresh)	255 liter (184 l kyl/71 l frys)	246 liter (104 l kyl/71 l frys/71 PerfectFresh)
FlexiLight 2.0-belysning	FlexiLight 2.0-belysning	FlexiLight 2.0-belysning	FlexiLight 2.0-belysning
5 glashyllor (2 belysta)/3 fryslådor	3 glashyllor (2 belysta)/3 fryslådor	3 glashyllor (1 belyst)/3 fryslådor	2 glashyllor (2 belysta)/3 fryslådor
2 grönsakslådor, Dry back wall-CleanSteel	2 grönsakslådor, Dry back wall-CleanSteel	1 grönsakslådor, Dry back wall-CleanSteel	2 grönsakslådor, Dry back wall-CleanSteel
DynaCool fläktkyllning	DynaCool fläktkyllning	DynaCool fläktkyllning	DynaCool fläktkyllning
FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
DuplexCool	DuplexCool	DuplexCool	DuplexCool
NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
WifiConn@ct	WifiConn@ct	WifiConn@ct	WifiConn@ct
DailyFresh	PerfectFresh Active	DailyFresh	PerfectFresh Active
Kromad flaskhylla	SoftClose/SelfClose	SoftClose	SoftClose/SelfClose
SoftClose		Flexitray	Flexitray
		My Ice	My Ice med fast vattenanslutning

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: D	Energiklass: D	Energiklass: D	Energiklass: D
Ljudnivå: 34 dB(A)	Ljudnivå: 34 dB(A)	Ljudnivå: 34 dB(A)	Ljudnivå: 34 dB(A)

32 890 kr

Rekommenderat cirkapris

35 790 kr

Rekommenderat cirkapris

39 490 kr

Rekommenderat cirkapris

40 190 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele vinkylar



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



KWT 7112 iG



KWT 6312 UGS



KWT 6321 UG



KWT 6322 UG

PureLine/VitroLine/ArtLine - För inbyggnad	För underbyggnad	För underbyggnad	För underbyggnad
Vintempereringsskåp	Vintempereringsskåp	Vintempereringsskåp	Vintempereringsskåp
60 cm bred x 45 cm hög	60 cm bred	60 cm bred	60 cm bred
Bottenhängd dörr	Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)
Glasdörr	Glasdörr med Push2Open	Glasdörr med integrerat handtag	Glasdörr med Push2Open
47 liter	110 liter	94 liter	94 liter
Kapacitet: 18 flaskor	Kapacitet: 46 flaskor (utan sommelierset)	Kapacitet: 34 flaskor	Kapacitet: 34 flaskor
1 temperaturzon	1 temperaturzon	2 separata temperaturzoner	2 separata temperaturzoner
2 utdragbara trähyllor/FlexiFrame	3 utdragbara trähyllor/FlexiFrame	3 utdragbara trähyllor	3 utdragbara trähyllor/FlexiFrame
LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning
Active AirClean-filter	Active AirClean-filter	Active AirClean-filter	Active AirClean-filter
SoftClose dörrdämpning	SoftClose dörrdämpning		SoftClose dörrdämpning
	Sommelierset ingår		

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: G	Energiklass: G	Energiklass: G	Energiklass: G
Ljudnivå: 32 dB(A)	Ljudnivå: 37 dB(A)	Ljudnivå: 38 dB(A)	Ljudnivå: 35 dB(A)

PureLine 33 190 kr

VitroLine 33 890 kr

Rekommenderat cirkapris

38 890 kr

Rekommenderat cirkapris

33 890 kr

Rekommenderat cirkapris

42 390 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele vinkylar



KWT 6422 i

KWT 6422 iG

KWT 6722 iS

KWT 6722 iGS

För inbyggnad	För inbyggnad	För inbyggnad	För inbyggnad
Vintempereringsskåp	Vintempereringsskåp	Vintempereringsskåp	Vintempereringsskåp
60 cm bred x 88 cm hög	60 cm bred x 88 cm hög	60 cm bred x 178 cm hög	60 cm bred x 178 cm hög
Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)
Snickerifront	Glasdörr	Snickerifront	Glasdörr
97 liter nettovolym	97 liter nettovolym	271 liter nettovolym	271 liter nettovolym
Kapacitet: 33 flaskor	Kapacitet: 33 flaskor	Kapacitet: 83 flaskor	Kapacitet: 83 flaskor
2 separata temperaturzoner	2 separata temperaturzoner	2 separata temperaturzoner	2 separata temperaturzoner
2 utdragbara tråhyllor/FlexiFrame	2 utdragbara tråhyllor/FlexiFrame	8 utdragbara tråhyllor/FlexiFrame	8 utdragbara tråhyllor/FlexiFrame
LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning
Active AirClean-filter	Active AirClean-filter	Active AirClean-filter	Active AirClean-filter
DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning
SoftClose dörrdämpning	SoftClose dörrdämpning	SoftClose dörrdämpning	SoftClose dörrdämpning
	Push2Open		Push2Open
		Sommelierset ingår	Sommelierset ingår

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: G	Energiklass: G	Energiklass: G	Energiklass: G
Ljudnivå: 32 dB(A)	Ljudnivå: 32 dB(A)	Ljudnivå: 32 dB(A)	Ljudnivå: 32 dB(A)

37 490 kr

Rekommenderat cirkapris

41 090 kr

Rekommenderat cirkapris

58 690 kr

Rekommenderat cirkapris


61 690 kr

Rekommenderat cirkapris

Grafitgrå

41 790 kr

Rekommenderat cirkapris





Vinkyl MasterCool

KWT 6833 SG

KWT 6834 SGS

KWT 2672 ViS

Fristående modell	Fristående modell		Vintempererings- alt vinlagringskyl
Vintempereringsskåp	Vintempereringsskåp		60 cm bred
70 cm bred x 75 cm djup	70 cm bred x 75 cm djup		Vänsterhängd dörr
Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)		370 liter volym
Glasdörr	Glasdörr		MasterSensor display
503 liter nettovolym	503 liter nettovolym		BrilliantLight-belysning (LED)
Kapacitet: 178 flaskor	Kapacitet: 178 flaskor (utan sommelierset)		9 st FlexiFrame hyllor (vibrationsdämpande)
3 separata temperaturzoner	3 separata temperaturzoner		Kapacitet 77 st 0,75 l Bordeaux flaskor
10 utdragbara trähyllor/FlexiFrame	10 utdragbara trähyllor/FlexiFrame		Optiskt/Akustiskt dörr- och temperaturlarm
LED-belysning	LED-belysning		DynaCool-fläktkylning
Active AirClean-filter	Active AirClean-filter		Push2open
DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning		Miele@home/WiFiConn@ct
SoftClose dörrdämpning	SoftClose dörrdämpning		SommelierSet (WSS2600, 10843070)
	Sommelierset ingår		

Teknisk data	Teknisk data		Teknisk data
Energiklass: G	Energiklass: G		Energiklass: G
Ljudnivå: 38 dB(A)	Ljudnivå: 38 dB(A)		Ljudnivå: 42 dB(A)

64 590 kr



Rekommenderat cirkapris

71 890 kr

Rekommenderat cirkapris

130 190 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele MasterCool



K 2802 Vi



K 2902 Vi



F 2412 Vi



F 2812 Vi

Kylskåp	Kylskåp	Frysskåp	Frysskåp
75 cm bred	90 cm bred	45 cm bred	75 cm bred
Högerhängd dörr	Högerhängd dörr	Vänsterhängd dörr	Vänsterhängd dörr
467 liter volym	579 liter volym	240 liter volym	445 liter volym
MasterSensor display	MasterSensor display	MasterSensor display	MasterSensor display
BrilliantLight-belysning (LED)	BrilliantLight-belysning (LED)	BrilliantLight-belysning (LED)	BrilliantLight-belysning (LED)
2 st glashyllor samt 1 fast hylla	2 st glashyllor samt 1 fast hylla	2 st hyllor samt 2 st korgar	2 st hyllor samt 2 st korgar
SuperCool	SuperCool	SuperFreeze	SuperFreeze
Optiskt/Akustiskt dörr- och temperaturlarm	Optiskt/Akustiskt dörr- och temperaturlarm	Optiskt/Akustiskt dörr- och temperaturlarm	Optiskt/Akustiskt dörr- och temperaturlarm
2 MasterFresh lådor samt	2 MasterFresh lådor samt	NoFrost	NoFrost
1 grönsakslåda	1 grönsakslåda	Push2open	Push2open
DynaCool-fläktkylning	DynaCool-fläktkylning	Miele@home/WiFiConn@ct	Miele@home/WiFiConn@ct
Push2open & SelfClose	Push2open & SelfClose	Ismaskin med vattenanslutning	Ismaskin med vattenanslutning
Miele@home/WiFiConn@ct	Miele@home/WiFiConn@ct		
Active AirClean-filter	Active AirClean-filter		

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: E	Energiklass: E	Energiklass: F	Energiklass: F
Ljudnivå: 40 dB(A)	Ljudnivå: 40 dB(A)	Ljudnivå: 42 dB(A)	Ljudnivå: 42 dB(A)
104 990 kr	112 090 kr	96 290 kr	110 590 kr
Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris





F 2672 Vi

KF 2802 Vi

KF 2902 Vi

KF 2982 Vi

Frysiskåp	Kyl/frys-kombination	Kyl/frys-kombination	Kyl/frys-kombination
61 cm bred	75 cm bred	90 cm bred	90 cm bred
Vänsterhängd dörr	Högerhängd dörr	Högerhängd dörr	Höger/Vänster hängd, french door
304 liter volym	452 liter (316 l kyl/136 l frys)	555 liter (389 l kyl/166 l frys)	552 liter (386 l kyl/166 l frys)
MasterSensor display	MasterSensor display	MasterSensor display	MasterSensor display
BrilliantLight-belysning (LED)	BrilliantLight-belysning (LED)	BrilliantLight-belysning (LED)	BrilliantLight-belysning (LED)
3 hyllplan samt 2 metallkorgar	1 st glashyllor samt 1 fast hylla	2 st glashyllor samt 1 fast hylla	2 st glashyllor samt 1 fast hylla
SuperFreeze	SuperCool/SuperFreeze	SuperCool/SuperFreeze	SuperCool/SuperFreeze
Optiskt/Akustiskt dörr- och temperaturarm	Optiskt/Akustiskt dörr- och temperaturarm	Optiskt/Akustiskt dörr- och temperaturarm	Optiskt/Akustiskt dörr- och temperaturarm
NoFrost	2 MasterFresh lådor	2 MasterFresh lådor	2 MasterFresh lådor
Push2open & SoftClose	DuplexCool Pro	DuplexCool Pro	DuplexCool Pro
Miele@home/WiFiConn@ct	DynaCool	DynaCool	DynaCool
Ismaskin/isvatten med vattenanslutning	NoFrost	NoFrost	NoFrost
	Push2open & SelfClose	Push2open & SelfClose	Push2open & SelfClose
	Miele@home/WiFiConn@ct	Miele@home/WiFiConn@ct	Miele@home/WiFiConn@ct
	Active AirClean-filter	Active AirClean-filter	Active AirClean-filter
	Ismaskin med färskvattenanslutning	Ismaskin med färskvattenanslutning	Ismaskin med färskvattenanslutning

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: F	Energiklass: E	Energiklass: E	Energiklass: F
Ljudnivå: 42 dB(A)	Ljudnivå: 42 dB(A)	Ljudnivå: 42 dB(A)	Ljudnivå: 42 dB(A)
112 790 kr	114 890 kr	122 190 kr	129 390 kr
Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris



Miele inbygggnadsugnar



H 2265-1 B



H 2265-1 BP



H 2267-1 B



H 2267-1 BP

Discovery 1	Discovery 1	Discovery 1	Discovery 1
EasyControl-display med vred	EasyControl-display med vred	Easycontrol-display med vred	Easycontrol-display med vred
PerfectClean-plåtar och inredning	PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar och inredning	PerfectClean-plåtar
76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa	76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa	76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa	76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa
5 falshöjder	5 falshöjder	5 falshöjder	5 falshöjder
7 ugnsfunktioner	7 ugnsfunktioner	7 ugnsfunktioner	7 ugnsfunktioner
Ugnstemperatur 30-250°C	Ugnstemperatur 30-280°C	Ugnstemperatur: 30-250°C	Ugnstemperatur: 30-280°C
Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering
PerfectClean ugnsutrymme med katalytisk bakre vägg	Pyrolytisk självrengöring	PerfectClean ugnsutrymme med katalytisk bakre vägg	Pyrolytisk självrengöring
		1 par FlexiClips ingår	1 par FlexiClips ingår

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A+	Energiklass: A+	Energiklass: A+	Energiklass: A+
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

10 390 kr

Rekommenderat cirkapris

14 890 kr

Rekommenderat cirkapris

11 890 kr

Rekommenderat cirkapris

16 390 kr

Rekommenderat cirkapris





H 2760 B



H 2760 BP



H 2760 BP-2



H 7160 BP

ContourLine	ContourLine	ContourLine	ContourLine
EasyControl-display med vred	EasyControl-display med vred	EasyControl-display med vred	DirectSensor S-display
PerfectClean-plåtar och inredning	PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar
76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa	76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa	76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa	76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa
5 falshöjder	5 falshöjder	5 falshöjder	5 falshöjder
7 ugnsfunktioner	7 ugnsfunktioner	7 ugnsfunktioner	8 ugnsfunktioner
Ugnstemperatur: 30-250°C	Ugnstemperatur: 30-280°C	Ugnstemperatur: 30-280°C	Ugnstemperatur: 30-300°C
Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering
PerfectClean ugnsutrymme med katalytisk bakre vägg	Pyrolytisk självrengöring	Pyrolytisk självrengöring	Pyrolytisk självrengöring
1 par FlexiClips ingår	1 par FlexiClips ingår	1 par FlexiClips ingår	25 automatikprogram
SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose
		Baksten	1 par FlexiClips

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A+	Energiklass: A+	Energiklass: A+	Energiklass: A+
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

13 390 kr

Rekommenderat cirkapris

17 890 kr





Rekommenderat cirkapris

19 090 kr

Rekommenderat cirkapris

20 190 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele inbygggnadsugnar



H 7162 BP



H 7163 BP



H 7364 BP



H 7560 BP

ContourLine	ContourLine	ContourLine	Contourline
DirectSensor S-display (vit)	DirectSensor S-display	DirectSensor-display	MTouch S-display
PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar
76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa	76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa	76 liter ugnsvolym/1 LED-spot	76 liter ugnsvolym/BrilliantLight
5 falshöjder	5 falshöjder	5 falshöjder	5 falshöjder
8 ugnsfunktioner	10 ugnsfunktioner	13 ugnsfunktioner	17 ugnsfunktioner
Ugnstemperatur: 30-300°C	Ugnstemperatur: 30-300°C	Ugnstemperatur: 30-300°C	Ugnstemperatur: 30-300°C
Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering
Pyrolytisk självrengöring	Pyrolytisk självrengöring	Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)	Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)
25 automatikprogram	30 automatikprogram	40 automatikprogram	80 automatikprogram
SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose
1 par FlexiClips	WifiConn@ct	WifiConn@ct	WifiConn@ct
Stektermometer	Kombitillagning med ånga	Kombitillagning med ånga	Kombitillagning med ånga
	1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår	20 egna program	20 egna program
		Stektermometer	Stektermometer
		TasteControl	TasteControl
		1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår	MotionReact
			AirClean katalysator
			1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A+	Energiklass: A+	Energiklass: A+	Energiklass: A+
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

21 590 kr

Rekommenderat cirkapris

25 490 kr



Rekommenderat cirkapris

31 390 kr

Rekommenderat cirkapris

38 290 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



H 2860 B



H 2860 BP



H 7260 BP



H 7264 BP

PureLine/VitroLine	PureLine/VitroLine	PureLine	PureLine/VitroLine
EasyControl-display med vred	EasyControl-display med vred	DirectSensor S-display	DirectSensor S-display
PerfectClean-plåtar och inredning	PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar
76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa	76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa	76 liter innervolym/1 halogenlampa	76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa
5 falshöjder	5 falshöjder	5 falshöjder	5 falshöjder
7 ugnsfunktioner	7 ugnsfunktioner	8 ugnsfunktioner	10 ugnsfunktioner
Ugnstemperatur: 30-250°C	Ugnstemperatur: 30-280°C	Ugnstemperatur: 30-300°C	Ugnstemperatur: 30-300°C
Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering
PerfectClean ugnsutrymme med katalytisk bakre vägg	Pyrolytisk självrengöring	Pyrolytisk självrengöring	Pyrolytisk självrengöring
SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose
1 par FlexiClips ingår	1 par FlexiClips ingår	1 par FlexiClips ingår	1 par FlexiClips ingår
			WifiConn@ct
			Kombitillagning med ånga

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A+	Energiklass: A+	Energiklass: A+	Energiklass: A+
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

PureLine 13 390 kr
VitroLine 14 890 kr

Rekommenderat cirkapris

PureLine 17 890 kr
VitroLine 19 390 kr



Rekommenderat cirkapris

20 190 kr

Rekommenderat cirkapris

PureLine 25 490 kr
VitroLine 26 990 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele inbygggnadsugnar



H 7460 BP



H 7464 BP



H 7464 BPX



H 7660 BP

PureLine/VitroLine	PureLine/VitroLine	Artline	PureLine/VitroLine
DirectSensor-display	DirectSensor-display	DirectSensor-display	MTouch S-display
PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar
76 liter innervolym/1 LED-spot	76 liter innervolym/1 LED-spot	76 liter innervolym/1 LED-spot	76 liter ugnsvolym/BrilliantLight
5 falshöjder	5 falshöjder	5 falshöjder	5 falshöjder
13 ugnsfunktioner	13 ugnsfunktioner	13 ugnsfunktioner	17 ugnsfunktioner
Ugnstemperatur: 30-300°C	Ugnstemperatur: 30-300°C	Ugnstemperatur: 30-300°C	Ugnstemperatur: 30-300°C
Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering
Pyrolytisk självrengøring (Pyrofit)	Pyrolytisk självrengøring (Pyrofit)	Pyrolytisk självrengøring (Pyrofit)	Pyrolytisk självrengøring (Pyrofit)
45 automatikprogram	40 automatikprogram	40 automatikprogram	80 automatikprogram
SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	SoftOpen/SoftClose
1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår	1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår	1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår	1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
Kombitillagning med ånga	Kombitillagning med ånga	Kombitillagning med ånga	Kombitillagning med ånga
20 st egne program	20 st egne program	20 st egne program	20 egne program
TasteControl	TasteControl	TasteControl	TasteControl
	Stektermometer	Stektermometer	Stektermometer
			MotionReact
			AirClean katalysator

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A+	Energiklass: A+	Energiklass: A+	Energiklass: A+
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

PureLine 28 890 kr
VitroLine 31 390 kr

Rekommenderat cirkapris

PureLine 31 390 kr
VitroLine 32 890 kr


Rekommenderat cirkapris

32 890 kr

Rekommenderat cirkapris

PureLine 38 290 kr
VitroLine 39 690 kr

Rekommenderat cirkapris





H 7860 BP



H 7860 BPX



H 7890 BP

90 cm bred



H 7440 BPX

45 cm hög

PureLine/VitroLine	Artline	Pureline	ArtLine
MTouch-display	MTouch-display	MTouch-display	DirectSensor-display
PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar
76 liter ugnsvolym/BrilliantLight	76 liter ugnsvolym/BrilliantLight	90 liter ugnsvolym/BrilliantLight	49 liter ugnsvolym/1 halogenlampa
5 falshöjder	5 falshöjder	5 falshöjder	3 falshöjder
17 ugnsfunktioner	17 ugnsfunktioner	17 ugnsfunktioner	13 ugnsfunktioner
Ugnstemperatur: 30-300°C	Ugnstemperatur: 30-300°C	Ugnstemperatur: 30-300°C	Ugnstemperatur: 30-300°C
Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering
Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)	Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)	Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)	Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)
80 automatikprogram	80 automatikprogram	80 automatikprogram	45 automatikprogram
SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår	1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår	1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår	1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
Kombitillagning med ånga	Kombitillagning med ånga	Kombitillagning med ånga	Kombitillagning med ånga
20 egna program	20 egna program	20 egna program	20 egna program
TasteControl	TasteControl		TasteControl
Trådlös stektermometer	Trådlös stektermometer	Trådlös stektermometer	
MotionReact	MotionReact	MotionReact	
AirClean katalysator	AirClean katalysator	AirClean katalysator	
FoodView	FoodView	FoodView	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A+	Energiklass: A+	Energiklass: A+	Energiklass: A+
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 400 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

PureLine 50 290 kr

VitroLine 51 790 kr

Rekommenderat cirkapris

51 790 kr


Rekommenderat cirkapris

98 290 kr

Rekommenderat cirkapris

31 390 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele kombinationsugnar med mikro



H 7140 BM



H 7240 BM



H 7440 BM



H 7440 BMX

ContourLine	PureLine/VitroLine	PureLine/VitroLine	ArtLine
DirectSensor S-display	DirectSensor S-display	DirectSensor-display	DirectSensor-display
PerfectClean-ugnsutrymme	PerfectClean-ugnsutrymme	PerfectClean-ugnsutrymme	PerfectClean-ugnsutrymme
43 liter innervolym/1 st LED-spot	43 liter innervolym/1 st LED-spot	43 liter innervolym/1 st LED-spot	43 liter innervolym/1 st LED-spot
3 falshöjder	3 falshöjder	3 falshöjder	3 falshöjder
10 ugnsfunktioner	10 ugnsfunktioner	10 ugnsfunktioner	10 ugnsfunktioner
20 Automatikprogram	20 Automatikprogram	45 Automatikprogram	45 Automatikprogram
Mikrofunktion (80-1 000 W)	Mikrofunktion (80-1 000 W)	Mikrofunktion (80-1 000 W)	Mikrofunktion (80-1 000 W)
Kombitillagning	Kombitillagning	Kombitillagning	Kombitillagning
Ugnstemperatur: 30-250°C	Ugnstemperatur: 30-250°C	Ugnstemperatur: 30-250 °C	Ugnstemperatur: 30-250°C
SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

23 190 kr

Rekommenderat cirkapris

PureLine 23 190 kr
VitroLine 24 690 kr





Rekommenderat cirkapris

PureLine 28 390 kr
VitroLine 29 890 kr

Rekommenderat cirkapris

29 890 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele kombinationsugnar med mikro



H 7640 BM



H 7840 BM



H 7840 BMX

PureLine/VitroLine	PureLine/VitroLine	ArtLine	
MTouch S-display	MTouch-display	MTouch-display	
PerfectClean ugnsutrymme	PerfectClean ugnsutrymme	PerfectClean ugnsutrymme	
43 liter innervolum/1st LED-spot	43 liter innervolum/1st LED-spot	43 liter innervolum/1st LED-spot	
3 falshöjder	3 falshöjder	3 falshöjder	
14 ugnsfunktioner	14 ugnsfunktioner	14 ugnsfunktioner	
80 automatikprogram	80 automatikprogram	80 automatikprogram	
Mikrofunktion (80-1 000 W)	Mikrofunktion (80-1 000 W)	Mikrofunktion (80-1 000 W)	
Kombitillagning	Kombitillagning	Kombitillagning	
Ugnstemperatur: 30-250°C	Ugnstemperatur: 30-250°C	Ugnstemperatur: 30-250°C	
SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	
Stektermometer	Stektermometer	Stektermometer	
MotionReact	MotionReact	MotionReact	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	

PureLine 32 890 kr
VitroLine 34 390 kr




Rekommenderat cirkapris

PureLine 38 990 kr
VitroLine 40 490 kr

Rekommenderat cirkapris

40 490 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele ångugnar



DG 2740



DG 7140



DG 2840



DG 7240

ContourLine	ContourLine	PureLine	PureLine
EasySensor-display	DirectSensorS-display	EasySensor-display	DirectSensorS-display
Rostfritt innerutrymme	Rostfritt innerutrymme	Rostfritt innerutrymme	Rostfritt innerutrymme
40 liter innervolym	40 liter innervolym	40 liter innervolym	40 liter innervolym
4 falshöjder	4 falshöjder	4 falshöjder	4 falshöjder
DualSteam	DualSteam	DualSteam	DualSteam
Extern ånggenerering	Extern ånggenerering	Extern ånggenerering	Extern ånggenerering
Ugnstemperatur 40-100°C	Ugnstemperatur: 40-100°C	Ugnstemperatur: 40-100°C	Ugnstemperatur: 40-100°C
20 Automatikprogram	20 Automatikprogram	20 Automatikprogram	20 Automatikprogram
Vattenbehållare för ca 90 min tillagning	Vattenbehållare för ca 90 min tillagning	Vattenbehållare för ca 90 min tillagning	Vattenbehållare för ca 90 min tillagning
SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose
	WifiConn@ct		WifiConn@ct

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

14 990 kr

Rekommenderat cirkapris

18 790 kr

Rekommenderat cirkapris

14 990 kr

Rekommenderat cirkapris

18 790 kr

Rekommenderat cirkapris





DG 7440

PureLine/VitroLine
DirectSensor-display
Rostfritt innerutrymme/2 LED-spot
40 liter innervolym
4 falshöjder
DualSteam
Extern ånggenerering
Ugnstemperatur: 40-100°C
135 Automatikprogram
Vattenbehållare för ca 90 min tillagning
SoftOpen/SoftClose
WiFiConn@ct
Egna program

Teknisk data

1 ~ N, 230 V, 16 A

PureLine 24 790 kr

VitroLine 26 290 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele kombiångugnar



DGC 7540



DGC 7440



DGC 7440 X



DGC 7640

ContourLine	PureLine/VitroLine	ArtLine	PureLine/VitroLine
MTouch S-display	DirectSensor-display	DirectSensor-display	MTouch S-display
Rostfritt innerutrymme med PerfectClean	Rostfritt innerutrymme med PerfectClean	Rostfritt innerutrymme med PerfectClean	Rostfritt innerutrymme med PerfectClean
BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
48 liter innervolum	48 liter innervolum	48 liter innervolum	48 liter innervolum
3 falshöjder	3 falshöjder	3 falshöjder	4 falshöjder
Vattenbehållare för ca 90 min	Vattenbehållare för ca 90 min	Vattenbehållare för ca 90 min	Vattenbehållare för ca 90 min
DualSteam	DualSteam	DualSteam	DualSteam
Tillagning med ånga, varmluft, kombi med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)	Tillagning med ånga, varmluft, kombi med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)	Tillagning med ånga, varmluft, kombi med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)	Tillagning med ånga, varmluft, kombi med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)
Ugnstemperatur: 30-225°C	Ugnstemperatur: 30-225°C	Ugnstemperatur: 30-225°C	Ugnstemperatur: 30-225°C
Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C
265 Automatikprogram	265 Automatikprogram	265 Automatikprogram	265 Automatikprogram
SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	SoftOpen/SoftClose
MotionReact			MotionReact
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
Stektermometer			Stektermometer

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

47 990 kr

Rekommenderat cirkapris

PureLine 37 490 kr

VitroLine 38 990 kr

Rekommenderat cirkapris

38 990 kr

Rekommenderat cirkapris

PureLine 47 990 kr

VitroLine 49 590 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



DGC 7840



DGC 7840 X



DGC 7845



DGC 7845 X

PureLine/VitroLine	ArtLine	PureLine/VitroLine	ArtLine
MTouch-display	MTouch-display	MTouch-display	MTouch-display
Rostfritt innerutrymme med PerfectClean	Rostfritt innerutrymme med PerfectClean	Rostfritt innerutrymme med PerfectClean	Rostfritt innerutrymme med PerfectClean
BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
48 liter innervolum	48 liter innervolum	48 liter innervolum	48 liter innervolum
3 falshöjder	3 falshöjder	3 falshöjder	3 falshöjder
Vattenbehållare för ca 90 min	Vattenbehållare för ca 90 min	Fast vatten-och avloppsanslutning	Fast vatten-och avloppsanslutning
DualSteam	DualSteam	DualSteam	DualSteam
Tillagning med ånga, varmluft, kombi med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)	Tillagning med ånga, varmluft, kombi med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)	Tillagning med ånga, varmluft, kombi med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)	Tillagning med ånga, varmluft, kombi med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)
Ugnstemperatur: 30-225°C	Ugnstemperatur: 30-225°C	Ugnstemperatur: 30-225°C	Ugnstemperatur: 30-225°C
Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C
265 Automatikprogram	265 Automatikprogram	265 Automatikprogram	265 Automatikprogram
SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
MotionReact	MotionReact	MotionReact	MotionReact
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
Trådlös stektermometer	Trådlös stektermometer	Trådlös stektermometer	Trådlös stektermometer
1 par FlexiClips PerfectClean ingår	1 par FlexiClips PerfectClean ingår	1 par FlexiClips PerfectClean ingår	1 par FlexiClips PerfectClean ingår

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

PureLine 55 590 kr
VitroLine 57 090 kr

Rekommenderat cirkapris

57 090 kr

Rekommenderat cirkapris

PureLine 58 590 kr
VitroLine 60 190 kr

Rekommenderat cirkapris

60 190 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele kombiångugnar



DGC 7460 XXL



DGC 7460 X XXL



DGC 7660 XXL



DGC 7860 XXL

PureLine/VitroLine	ArtLine	PureLine/VitroLine	PureLine/VitroLine
DirectSensor-display	DirectSensor-display	MTouch S-display	MTouch-display
Rostfritt innerutrymme med PerfectClean	Rostfritt innerutrymme med PerfectClean	Rostfritt innerutrymme med PerfectClean	Rostfritt innerutrymme med PerfectClean
BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
68 liter innervolym	68 liter innervolym	68 liter innervolym	68 liter innervolym
4 falshöjder	4 falshöjder	4 falshöjder	4 falshöjder
Vattenbehållare för ca 90 min	Vattenbehållare för ca 90 min	Vattenbehållare för ca 90 min	Vattenbehållare för ca 90 min
tillagning bakom display	tillagning bakom display	tillagning bakom display	tillagning bakom display
DualSteam	DualSteam	DualSteam	DualSteam
Tillagning med ånga, varmluft, kombi med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)	Tillagning med ånga, varmluft, kombi med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)	Tillagning med ånga, varmluft, kombi med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)	Tillagning med ånga, varmluft, kombi med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)
Ugnstemperatur: 30-225°C	Ugnstemperatur: 30-225°C	Ugnstemperatur: 30-225°C	Ugnstemperatur: 30-225°C
Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C
265 automatikprogram	265 automatikprogram	265 automatikprogram	265 automatikprogram
SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
		MotionReact	MotionReact
		Stektermometer	Trådlös stektermometer

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

PureLine 52 590 kr
VitroLine 53 990 kr

Rekommenderat cirkapris

53 990 kr

Rekommenderat cirkapris

PureLine 63 190 kr
VitroLine 64 690 kr

Rekommenderat cirkapris

PureLine 70 690 kr
VitroLine 72 190 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



DGC 7860 X XXL



DGC 7865 XXL



DGC 7865 X XXL

ArtLine	PureLine/VitroLine	ArtLine	
MTouch-display	MTouch-display	MTouch-display	
Rostfritt innerutrymme med PerfectClean	Rostfritt innerutrymme med PerfectClean	Rostfritt innerutrymme med PerfectClean	
BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	
68 liter innervolym	68 liter innervolym	68 liter innervolym	
4 falshöjder	4 falshöjder	4 falshöjder	
Vattenbehållare för ca 90 min	Fast vatten-och avloppsanslutning	Fast vatten-och avloppsanslutning	
tillagning bakom display			
DualSteam	DualSteam	DualSteam	
Tillagning med ånga, varmluft, kombi	Tillagning med ånga, varmluft, kombi	Tillagning med ånga, varmluft, kombi	
med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)	med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)	med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)	
Ugnstemperatur: 30-225°C	Ugnstemperatur: 30-225°C	Ugnstemperatur: 30-225°C	
Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C	
265 automatikprogram	265 automatikprogram	265 automatikprogram	
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	
MotionReact	MotionReact	MotionReact	
Trådlös stektermometer	Trådlös stektermometer	Trådlös stektermometer	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	

72 190 kr

Rekommenderat cirkapris

PureLine 73 690 kr

VitroLine 75 190 kr

Rekommenderat cirkapris

75 190 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele ångugn med mikro



DGM 7340



DGM 7440



DGM 7640



DGM 7840

ContourLine	PureLine/VitroLine	PureLine/VitroLine	PureLine/VitroLine
DirectSensor-display	DirectSensor-display	MTouch S-display	MTouch-display
Rostfritt innerutrymme/2 LED-spot	Rostfritt innerutrymme/2 LED-spot	Rostfritt innerutrymme/2 LED-spot	Rostfritt innerutrymme/2 LED-spot
40 liter innervolym	40 liter innervolym	40 liter innervolym	40 liter innervolym
4 falshöjder	4 falshöjder	4 falshöjder	4 falshöjder
Vattenbehållare för ca 90 min	Vattenbehållare för ca 90 min	Vattenbehållare för ca 90 min	Vattenbehållare för ca 90 min
DualSteam	DualSteam	DualSteam	DualSteam
Tillagning med ånga, ånga med mikro, sous-vide, mikro (10 funk.)	Tillagning med ånga, ånga med mikro, sous-vide, mikro	Tillagning med ånga, ånga med mikro, sous-vide, mikro	Tillagning med ånga, ånga med mikro, sous-vide, mikro
Extern ånggenerering	Extern ånggenerering	Extern ånggenerering	Extern ånggenerering
Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C
Mikrofunktion (80-1 000 W)	Mikrofunktion (80-1 000 W)	Mikrofunktion (80-1 000 W)	Mikrofunktion (80-1 000 W)
180 Automatikprogram	180 Automatikprogram	180 Automatikprogram	180 Automatikprogram
SoftOpen	SoftOpen	SoftOpen	SoftOpen
Snabbtillagning	Snabbtillagning	Snabbtillagning	Snabbtillagning
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
	Egna program	Egna program	Egna program
		MotionReact	MotionReact

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

30 890 kr

Rekommenderat cirkapris

PureLine 30 890 kr

VitroLine 32 390 kr

Rekommenderat cirkapris

PureLine 45 890 kr


VitroLine 47 390 kr

Rekommenderat cirkapris

PureLine 54 990 kr

VitroLine 56 490 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



Miele mikrovågsugnar



M 6012 SC



M 2224 SC



M 2230 SC



M 2234 SC

Fristående (BxHxD 520x305x422)	För vägg- eller högskåp (50 cm bred)	För vägg- eller högskåp	För vägg- eller högskåp
Rostfri/CleanSteel	VitroLine	VitroLine	VitroLine
Ugnsutrymme i rostfritt stål	Ugnsutrymme i rostfritt stål	Ugnsutrymme i rostfritt stål	Ugnsutrymme i rostfritt stål
EasyControl-display på sidan	EasySensor-display på sidan	EasySensor-display på sidan	EasySensor-display på sidan
Vänsterhängd lucka	Vänsterhängd lucka	Vänsterhängd lucka	Vänsterhängd lucka
Innervolym på 26 liter	Innervolym på 17 liter	Innervolym på 17 liter	Innervolym på 17 liter
Plats för 32,5 cm stor tallrik	Plats för 27 cm stor tallrik	Plats för 27 cm stor tallrik	Plats för 27 cm stor tallrik
17 st Automatikprogram	15 Automatikprogram	10 Automatikprogram	15 Automatikprogram
7 effektlägen (80-900 W)	7 effektlägen (80-800 W)	7 effektlägen (80-800 W)	7 effektlägen (80-800 W)
	Snabbstartknapp	Snabbstartknapp	Snabbstartknapp
Grill (800W)	Grill (800 W)		Grill (800 W)

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 10 A

8 530 kr

Rekommenderat cirkapris

12 290 kr

Rekommenderat cirkapris

11 590 kr

Rekommenderat cirkapris

13 090 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele mikrovågsugnar



M 2240 SC



M 7140 TC



M 7240 TC



M 7244 TC

För högskåp	För högskåp	För högskåp	För högskåp
VitroLine	ContourLine	PureLine	PureLine/VitroLine
Ugnsutrymme i rostfritt stål	Ugnsutrymme i rostfritt stål	Ugnsutrymme i rostfritt stål	Ugnsutrymme i rostfritt stål
EasySensor-display på sidan	DirectSensor S-display ovan	DirectSensor S-display ovan	DirectSensor S-display ovan
Vänsterhängd lucka	Lucka öppnas nedåt	Lucka öppnas nedåt	Lucka öppnas nedåt
Innervolym på 26 liter	Innervolym på 46 liter	Innervolym på 46 liter	Innervolym på 46 liter
Plats för 32 cm stor tallrik	Plats för 40 cm stor tallrik	Plats för 40 cm stor tallrik	Plats för 40 cm stor tallrik
10 Automatikprogram	35 Automatikprogram	35 Automatikprogram	35 Automatikprogram
7 effektlägen (80-900 W)	7 effektlägen (80-900 W)	7 effektlägen (80-900 W)	7 effektlägen (80-900 W)
Snabbstartknapp	Snabbstartknapp	Snabbstartknapp	Snabbstartknapp
	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose
	Popcorn-funktion	Popcorn-funktion	Popcorn-funktion
			Grill (1 500 W)

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 10 A

13 790 kr

Rekommenderat cirkapris

16 190 kr

Rekommenderat cirkapris

16 190 kr

Rekommenderat cirkapris

PureLine 19 190 kr

VitroLine 20 690 kr


Rekommenderat cirkapris



Miele mat- och porslinsvärmare



ESW 7110



ESW 7010



ESW 7020



ESW 7030

ContourLine	PureLine/VitroLine	PureLine/VitroLine	VitroLine
14 cm hög	14 cm hög	29 cm hög	31,7 cm hög
Push2open	Push2open	Push2open	Push2open
Uppvärmning av koppar och fat	Uppvärmning av koppar och fat	Uppvärmning av koppar och fat	Uppvärmning av koppar och fat
Temperatur mellan: 40-85°C	Temperatur mellan: 40-85°C	Temperatur mellan: 40-85°C	Temperatur mellan 40-85°C
Varmhållning av mat	Varmhållning av mat	Varmhållning av mat	Varmhållning av mat
Lågtemperaturlagning	Lågtemperaturlagning	Lågtemperaturlagning	Lågtemperaturlagning
Manöverpanel med touchstyrning	Manöverpanel med touchstyrning	Manöverpanel med touchstyrning	Manöverpanel med touchstyrning
Kapacitet för 6 kuvert	Kapacitet för 6 kuvert	Kapacitet för 12 kuvert	Kapacitet för 12 kuvert
Timerfunktion	Timerfunktion	Timerfunktion	Timerfunktion
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 10 A

13 490 kr

Rekommenderat cirkapris

13 490 kr





Rekommenderat cirkapris

14 990 kr

Rekommenderat cirkapris

15 790 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.




ESW 7120

ContourLine	PureLine/VitroLine
29 cm hög	14 cm hög
Push2open	Push2open
Uppvärmning av koppar och fat	Vakuumkammare 8 liter
Temperatur mellan: 40-85°C	3 olika vakuumnivåer upp till 99,9%
Varmhållning av mat	Vakuumförpackning av mat
Lågtemperaturlagring	100 vakuumpåsar medföljer
Manöverpanel med touchstyrning	Förberedelse för Sous Vide-tillagning
Kapacitet för 12 kuvert	Manöverpanel med touchstyrning
Timerfunktion	Max påsstorlek 250-350mm
WiFiConn@ct	100 vakuumpåsar medföljer

Teknisk data	Teknisk data
1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 10 A

14 990 kr

Rekommenderat cirkapris



EVS 7010

32 390 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele kaffemaskiner



CVA 7440



CVA 7445



CVA 7840



CVA 7845

För högskåp	För högskåp	För högskåp	För högskåp
PureLine/VitroLine/ArtLine	PureLine	PureLine	PureLine/VitroLine/ArtLine
DirectSensor-display med touch	DirectSensor-display med touch	MTouch-display	MTouch-display
OneTouch for Two	OneTouch for Two	OneTouch for Two	OneTouch for Two
10 st programmerbara användarprofiler	10 st programmerbara användarprofiler	10 st programmerbara användarprofiler	10 st programmerbara användarprofiler
CupSensor	CupSensor	CupSensor	CupSensor
BrilliantLight (LED)	BrilliantLight (LED)	BrilliantLight (LED)	BrilliantLight (LED)
EasyClick mjölkbehållare	EasyClick mjölkbehållare	EasyClick mjölkbehållare	EasyClick mjölkbehållare
Vattenbehållare på 2,7 liter	Vattenbehållare på 2,7 liter	Vattenbehållare på 2,7 liter	Vattenbehållare på 2,7 liter
AromaticSystemFresh	AromaticSystemFresh	AromaticSystemFresh	AromaticSystemFresh
För 40-165 mm höga koppar	För 40-165 mm höga koppar	För 40-165 mm höga koppar	För 40-165 mm höga koppar
	Möjlighet till fast vattenanslutning	CoffeeSelect, 3 bönbehållare	CoffeeSelect, 3 bönbehållare
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
		MotionReact	MotionReact
		AutoDescale & AutoClean	AutoDescale & AutoClean
			Möjlighet till fast vattenanslutning

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

PureLine 36 190 kr
VitroLine 37 690 kr

Rekommenderat cirkapris

39 190 kr

Rekommenderat cirkapris

48 190 kr

Rekommenderat cirkapris

PureLine 51 190 kr
VitroLine 52 690 kr

Rekommenderat cirkapris





KM 6520

Liggande ram	Liggande ram
57 cm bred	76 cm bred
EasySelect-display (Gul)	ComfortSelect-display (Gul)
4 kokzoner varav 1 variabel	4 kokzoner varav 1 grytzon samt 1 variabel
1-9 effektlägen	1-9 effektlägen
Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik
Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka
Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion
	ExtraSpeed
	Varmhållning
	Con@ctivity 3.0-förberedd
	WiFiConn@ct

Teknisk data	Teknisk data
3 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 230 V, 16 A
6,7 kW	8,5 kW

9 095 kr

Rekommenderat cirkapris



KM 6542

15 090 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele induktionshällar



Bred kant av rostfritt stål




Smal kant av rostfritt stål



Planmonterad



Ovanpåliggande



KM 7201 FR

KM 7210 FR

KM 7262 FR

KM 7404 FX

Bred ram av rostfritt stål	Bred ram av rostfritt stål	Bred ram av rostfritt stål	Endast planmontering (utan ram)
57,4 cm bred	76,4 cm bred	61,4 cm bred	59,2 cm bred
EasySelect display gul	EasySelect display gul	EasySelect display gul	ComfortSelect display gul
4 kokzoner	4 kokzoner varav 1 grytzon	4 kokzoner varav 1 grytzon	4 kokzoner inkl 1 PowerFlex-zon
TwinBooster upp till 3,7 kW	TwinBooster upp till 3,7 kW	TwinBooster upp till 3,7 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW
1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen
Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik
Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion
Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka
Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt
Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion
			WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A
7,3 kW	7,3 kW	7,3 kW	7,3 kW

13 690 kr

Rekommenderat cirkapris

17 490 kr





Rekommenderat cirkapris

14 490 kr

Rekommenderat cirkapris

16 690 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele induktionshällar



KM 7414 FX

KM 7464 FR

KM 7464 FL

KM 7465 FR

Endast planmontering (utan ram)	Smal ram av rostfritt stål	Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Smal ram av rostfritt stål
75,2 cm bred	62,6 cm bred	62 cm bred	62,6 cm bred
ComfortSelect display gul	ComfortSelect display gul	ComfortSelect display gul	ComfortSelect display gul
4 kokzoner varav 1 PowerFlex-zon	4 kokzoner varav 1 PowerFlex-zon	4 kokzoner varav 1 PowerFlex-zon	4 kokzoner varav 2 PowerFlex-zon
TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW
1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen
Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik
Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion
Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka
Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt
Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion
WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0
		Kan kombineras med SmartLine	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A
7,3 kW	7,3 kW	7,3 kW	7,3 kW

19 790 kr

Rekommenderat cirkapris

15 190 kr





Rekommenderat cirkapris

15 190 kr

Rekommenderat cirkapris

18 190 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



KM 7465 FL

KM 7474 FR

KM 7474 FL

KM 7564 FR

Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Smal ram av rostfritt stål	Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Smal ram av rostfritt stål
62 cm bred	80,6 cm bred	80 cm bred	62,6 cm bred
ComfortSelect display gul	ComfortSelect display gul	ComfortSelect display gul	SmartSelect display gul
4 kokzoner varav 2 PowerFlex-zon	4 kokzoner varav 1 PowerFlex-zon	4 kokzoner varav 1 PowerFlex-zon	4 kokzoner varav 2 PowerFlex-zon
TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW
1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen
Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik
Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion
Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka
Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt
Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion
WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0
Kan kombineras med SmartLine		Kan kombineras med SmartLine	
		(rekommenderas ej med CSDA 7001)	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A
7,3 kW	7,3 kW	7,3 kW	7,3 kW

18 190 kr

Rekommenderat cirkapris

18 190 kr





Rekommenderat cirkapris

18 190 kr

Rekommenderat cirkapris

19 790 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele induktionshällar



KM 7564 FL

KM 7575 FR

KM 7575 FL

KM 7667 FR Full-surface

Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Smal ram av rostfritt stål	Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Smal ram av rostfritt stål
62 cm bred	80,6 cm bred	80 cm bred	62,6 cm bred
SmartSelect display gul	SmartSelect display gul	SmartSelect display gul	SmartSelect display gul
4 kokzoner varav 2 PowerFlex-zon	6 kokzoner varav 3 PowerFlex-zon	6 kokzoner varav 3 PowerFlex-zon	Full-Surface yta för upp till 4 kärl
TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 3,7 kW
1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen
Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik
Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion
Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka
Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt
Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion
WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0
Kan kombineras med SmartLine		Kan kombineras med SmartLine	
		(rekommenderas ej med CSDA 7001)	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
2 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A
7,3 kW	11 kW	11 kW	7,3 kW

19 790 kr

Rekommenderat cirkapris

27 290 kr





Rekommenderat cirkapris

27 290 kr


Rekommenderat cirkapris

25 790 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



KM 7667 FL Full-surface

KM 7677 FR Full-surface

KM 7677 FL Full-surface

KM 7678 FR Full-surface

Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Smal ram av rostfritt stål	Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Smal ram av rostfritt stål
60 cm bred	80,6 cm bred	80 cm bred	80,6 cm bred
SmartSelect display gul	SmartSelect display gul	SmartSelect display gul	SmartSelect display gul
Full-Surface yta för upp till 4 kärl	Full-Surface yta för upp till 4 kärl	Full-Surface yta för upp till 4 kärl	Full-Surface yta för upp till 6 kärl
TwinBooster upp till 3,7 kW	TwinBooster upp till 3,7 kW	TwinBooster upp till 3,7 kW	TwinBooster upp till 3,7 kW
1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen
Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik
Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion
Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka
Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt
Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion
WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0
Kan kombineras med SmartLine		Kan kombineras med SmartLine	
		(rekommenderas ej med CSDA 7001)	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 230 V, 16 A
7,3 kW	7,3 kW	7,3 kW	11 kW

25 790 kr

Rekommenderat cirkapris

30 290 kr





Rekommenderat cirkapris

30 290 kr

Rekommenderat cirkapris

33 390 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele induktionshällar



KM 7678 FL Full-surface

KM 7684 FL Panorama

KM 7697 FR Full-surface

KM 7697 FL Full-surface

Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Smal ram av rostfritt stål	Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering
80 cm bred	91,6 cm x 40,8 cm - panorama	94,2 cm bred	93,6 cm bred
SmartSelect display gul	SmartSelect display gul	SmartSelect display gul	SmartSelect display gul
Full-Surface yta för upp till 6 kärl	4 kokzoner inkl. 2 PowerFlex-zoner	Full-Surface yta för upp till 6 kärl	Full-Surface yta för upp till 6 kärl
TwinBooster upp till 3,7 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 3,7 kW	TwinBooster upp till 3,7 kW
1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen
Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik
Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion
Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka
Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt
Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion
WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0
Kan kombineras med SmartLine			Kan kombineras med SmartLine
(rekommenderas ej med CSDA 7001)			(rekommenderas ej med CSDA 7001)

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
3 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 230 V, 16 A
11 kW	7,3 kW	11 kW	11 kW

33 390 kr

Rekommenderat cirkapris

30 290 kr





Rekommenderat cirkapris

37 990 kr

Rekommenderat cirkapris

37 990 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



KM 7878 FL Full-surface

KM 7897 FL Full-surface

KM 7679 FR PowerFlex med TempControl

KM 7679 FL PowerFlex med TempControl

Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Smal ram av rostfritt stål	Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering
80 cm bred	93,6 cm bred	80,6 cm bred	80 cm bred
SmartSelect display vit	SmartSelect display vit	Direktval plus-display, SmartSelect gul	Direktval plus-display, SmartSelect gul
Full-Surface yta för upp till 6 kärl	Full-Surface yta för upp till 6 kärl	4 kokzoner inkl 1 TempControl-zon	4 kokzoner inkl 1 TempControl-zon
TwinBooster upp till 3,7 kW	TwinBooster upp till 3,7 kW	samt 2 PowerFlex-zoner	samt 2 PowerFlex-zoner
1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW
Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen
Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik
Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Uppvärmning + varmhållningsfunktion	Uppvärmning + varmhållningsfunktion
Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka
Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt
WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion
SilentMove	SilentMove	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0
		1 TempControl-zon	1 TempControl-zon
		3 TempControl-lägen + sjudningsfunktion	3 TempControl-lägen + sjudningsfunktion
		PowerFlex cookingarea 230 x 390 mm	PowerFlex cookingarea 230 x 390 mm

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
3 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A
11 kW	11 kW	7,3 kW	7,3 kW

37 890 kr

Rekommenderat cirkapris

42 390 kr



Rekommenderat cirkapris

31 890 kr


Rekommenderat cirkapris

31 890 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele induktionshällar



KM 7629 FX

PowerFlex med TempControl

KM 7689 FL

PowerFlex med TempControl

KM 7879 FL

PowerFlex med TempControl

KM 7899 FL

PowerFlex med TempControl

Planmontering (utan ram)	Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering
92,8 cm bred	91,6 x 40,8 cm panorama	80 cm bred	93,6 cm bred
Direktval plus-display, SmartSelect gul	Direktval plus-display, SmartSelect gul	Direktval plus-display, SmartSelect White	Direktval plus-display, SmartSelect White
5 kokzoner inkl 1 TempControl-zon	4 kokzoner inkl 1 TempControl-zon	4 kokzoner inkl 1 TempControl-zon	5 kokzoner inkl 1 TempControl-zon
samt 2 PowerFlex-zoner	samt 1 PowerFlex-zon	samt 2 PowerFlex-zoner	samt 2 PowerFlex-zoner
TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW
1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen
Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik
Uppvärmning + varmhållningsfunktion	Uppvärmning + varmhållningsfunktion	Uppvärmning + varmhållningsfunktion	Uppvärmning + varmhållningsfunktion
Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka
Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt
Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion
WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0
1 TempControl-zon	1 TempControl-zon	1 TempControl-zon med synlig sensor	1 TempControl-zon med synlig sensor
3 TempControl-lägen + sjudningsfunktion	3 TempControl-lägen + sjudningsfunktion	3 TempControl-lägen + sjudningsfunktion	3 TempControl-lägen + sjudningsfunktion
PowerFlex cooking area 230 x 390 mm	PowerFlex cooking area 230 x 390 mm	PowerFlex cooking area 230 x 390 mm	PowerFlex cooking area 230 x 390 mm

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
3 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 230 V, 16 A
11,0 kW	7,3 kW	7,3 kW	11 kW

39 390 kr

Rekommenderat cirkapris

37 790 kr





Rekommenderat cirkapris

36 290 kr

Rekommenderat cirkapris

42 090 kr

Rekommenderat cirkapris





KM 7999 FR

PowerFlex med TempControl

KM 7999 FL

PowerFlex med TempControl

Smal ram av rostfritt stål	Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering
94,2 cm bred	93,6 cm bred
Multi-colour, Touch Display 7"	Multi-colour Touch Display 7"
3 PowerFlex plus kokzoner med TempControl	3 PowerFlex plus kokzoner med TempControl
Upp till 5 kärl med SilentMove	Upp till 5 kärl med SilentMove
Boosterfunktion upp till 3,6 kW	Boosterfunktion upp till 3,6 kW
Individuella inställningar	Individuella inställningar
Assistansprogram	Assistansprogram
Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka
Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt
Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion
WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0

Teknisk data	Teknisk data
3 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 230 V, 16 A
10,8 kW	10,8 kW

68 290 kr

Rekommenderat cirkapris

68 290 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele induktionshällar med integrerad fläkt



KMDA 7476 FR

KMDA 7476 FL

KMDA 7634 FR

KMDA 7634 FL

Induktionshäll med planintegrerad fläkt	Induktionshäll med planintegrerad fläkt	Induktionshäll med planintegrerad fläkt	Induktionshäll med planintegrerad fläkt
Smal ram av rostfritt stål 80,6 cm bred	Plan- eller ovanmonterad 80 cm bred	Liggande smal ram 80,6 cm bred	Plan- eller ovanmonterad 80 cm bred
Comfort select plus-display (gul)	Comfort select plus-display (gul)	Direktval plus-display, smart select	Direktval plus-display, smart select
4 kokzoner inkl. 2 PowerFlex-zoner	4 kokzoner inkl. 2 PowerFlex-zoner	4 kokzoner inkl. 2 PowerFlex-zoner	4 kokzoner inkl. 2 PowerFlex-zoner
TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW
1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen
Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion
Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik
Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka
Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt
Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion
WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0
Fläkt för frånluft eller cirkulation	Fläkt för frånluft eller cirkulation	Fläkt för frånluft eller cirkulation	Fläkt för frånluft eller cirkulation
10 lagers fettfilter - maskindiskbart	10 lagers fettfilter - maskindiskbart	10 lagers fettfilter - maskindiskbart	10 lagers fettfilter - maskindiskbart
Kolfilterbox DUU 1000-2 (Best. separat)	Kolfilterbox DUU 1000-2 (Best. separat)	Kolfilterbox DUU 1000-2 (Best. separat)	Kolfilterbox DUU 1000-2 (Best. separat)
Ventilationskit beställs separat, se tillbehör	Ventilationskit beställs separat, se tillbehör	Ventilationskit beställs separat, se tillbehör	Ventilationskit beställs separat, se tillbehör

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
3 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 230 V, 16 A
7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW

45 590 kr

Rekommenderat cirkapris

45 590 kr





Rekommenderat cirkapris

45 590 kr


Rekommenderat cirkapris

45 590 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



KM 7164 FR

CS 7101-1 FL
SmartLine

CS 7102-1 FL
SmartLine

Smal ram av rostfritt stål		Gashäll	Gashäll
62,6 cm bred		Plan- eller ovanmonterad	Plan- eller ovanmonterad
Reglering med vred		38 cm bred	38 cm bred
Display med gula siffror		1 dubbel wokbrännare	2 gasbrännare
4 kokzoner inkl 1 PowerFlex-zon		Naturgas eller gasol (förmonterad)	Naturgas eller gasol (förmonterad)
TwinBooster upp till 7,3 kW		Ej för stadsgas	Ej för stadsgas
1-9 effektlägen		Metallvred i front	Metallvred i front
Varmhållningsfunktion		Tändelektronik	Tändelektronik
Integrerad kylfläkt		Automatisk återtändning	Automatisk återtändning
		Effekt 4500 W	Effekt 1700 W/2700 W
		GasStop	GasStop
		Inkl glas för flamskydd	Inkl glas för flamskydd

Teknisk data		Teknisk data	Teknisk data
2 ~ N, 230 V, 16 A		1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 10 A
7,3 kW		4,5 kW	1,7/2,7 kW

19 790 kr

Rekommenderat cirkapris

17 290 kr

Rekommenderat cirkapris

16 490 kr

Rekommenderat cirkapris

TwinBooster
Stop & Go
PowerFlex


SmartLine
Knob
GasStop

Miele CombiSet




CS 7641 FL SmartLine	CS 7612 FL SmartLine	CS 7632 FL SmartLine	CSDA 7001 FL SmartLine
Induktionswok	Induktionshäll	Tepan yaki	Bänkfläkt
Plan- eller ovanmonterad	Plan- eller ovanmonterad	Rostfri ram	Plan- eller ovanmonterad
38 cm bred	38 cm bred	38 cm bred	12 cm bred
1 wokzon	2 kokzoner	2 stekzoner	1-3 effektlägen
TwinBooster upp till 3,0 kW	TwinBooster upp till 3,7 kW	Uppsamlingsränna	10 lagers fettfilter
1-17 effektlägen	1-17 effektlägen	1-17 effektlägen	Fettfilter + insats diskmaskinsbara
SmartSelect (gul)	SmartSelect (gul)	Metallvred i front	SmartSelect (gul)
Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Eftergångstid 5 min
Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Timerfunktion	Frånluft/cirkulation
Stop & Go-funktion	Stop & Go-funktion	Stop & Go-funktion	Eco-motor
Timerfunktion	Timerfunktion	Torkskydd	Intensivläge på 535 m³/h
Aktiv kastrulligenkänning	Aktiv kastrulligenkänning	Recall-funktion	Flame Guard
Torkskydd	Torkskydd		66 dB
Recall-funktion	Recall-funktion		
Wokpanna ingår			Ventilationskanaler och kolfilter säljs separat, se tillbehör

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 10 A
3,0 kW	3,7 kW	2,6 kW	0,170 kW
36 290 kr	18 990 kr	31 690 kr	20 290 kr
Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris




Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

KM 6520




- 1) Front
2) Nätanslutningsbox med nätanslutningskabel

KM 6542




- 1) Front
2) Nätanslutningsbox med nätanslutningskabel

KM 7201 FR




- 1) Front
2) Nätanslutningsbox

KM 7210 FR




- 1) Front
2) Nätanslutningsbox

KM 7262 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

KM 7404 FX




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

KM 7414 FX




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

KM 7464 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

KM 7464 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

KM 7464 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

KM 7465 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

KM 7465 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

KM 7465 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

KM 7474 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

KM 7474 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

KM 7474 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

KM 7564 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

KM 7564 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

KM 7564 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

KM 7575 FR


- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

KM 7575 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

KM 7575 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

KM 7667 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

KM 7667 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

KM 7667 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

KM 7677 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

KM 7677 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

KM 7677 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

KM 7678 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

KM 7678 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

KM 7678 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

KM 7684 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

KM 7684 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

KM 7697 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

KM 7697 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

KM 7697 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trällister (ingår inte i leveransen)

KM 7878 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

KM 7878 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

KM 7897 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

KM 7897 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

KM 7679 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

KM 7679 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

KM 7679 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

KM 7629 FX


- 1) Front
2) Nätanslutningsbox
3) Stegfräsning
4) Trälister (ingår inte i leveransen)

KM 7689 FL ovanpåliggande




- 1) Front
2) Nätanslutningsbox

KM 7689 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

KM 7899 FL ovanpåliggande


- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

KM 7899 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

KM 7999 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning

KM 7999 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning

KM 7999 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)
- 5) Anslutning till WiFi

KM 7164 FR




- 1) Front
2) Nätanslutningsbox

KMDA 7633 FR




- 1) Framsida
2) Borttagbar uppsamlingsränna
3) Nätanslutningsdosa med kabel (L=1 440 mm)
4) Anslutning luftkanal bak (leveransutförande)
5) Anslutning luftkanal höger (ombyggnad krävs)
6) Anslutning luftkanal vänster (ombyggnad krävs)

KMDA 7476 FL/KMDA 7634 FL planmonterad




- 1) Framsida
- 2) Borttagbar uppsamlingsränna
- 3) Nätanslutningsdosa med kabel (L=1 440 mm)
- 4) Stegränsning
- 5) Trälister (ingår inte i leveransen)
- 6) Anslutning luftkanal bak (leveransutförande)
- 7) Anslutning luftkanal höger (ombyggnad krävs)
- 8) Anslutning luftkanal vänster (ombyggnad krävs)

KMDA 7476 FL/KMDA 7634 FL ovanpåliggande




- 1) Framsida
- 2) Borttagbar uppsamlingsränna
- 3) Nätanslutningsdosa med kabel (L=1 440 mm)
- 4) Anslutning luftkanal bak (leveransutförande)
- 5) Anslutning luftkanal höger (ombyggnad krävs)
- 6) Anslutning luftkanal vänster (ombyggnad krävs)

CS 7101-1 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsdosa med kabel L = 2000 mm
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälåst 12 mm (medföljer ej)
- 5) Gasanslutning R ½ ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 7102-1 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätslutningsdosa med kabel L = 2000 mm
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälöst 12 mm (medföljer ej)
- 5) Gasanslutning R ½ ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 7641 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox med nätanslutningskabel, L = 2000 mm)

CS 7641 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox med nätanslutningskabel, L = 2000 mm
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälst 12 mm (medföljer ej)

CS 7612 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox med nätanslutningskabel, L = 2000 mm
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälst 12 mm (medföljer ej)

CS 7632 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox med nätanslutningskabel, L = 2000 mm
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälst 12 mm (medföljer ej)

CSDA 7001 FL ovanpåliggande



- 1) Front
- 2) Fläkt (i sockel på golvet)
- 3) Luftkanal
- 4) E-box

CSDA 7001 FL planmonterad



- 1) Front
- 2) Fläkt (i sockel på golvet)
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälst 12 mm (medföljer ej)
- 5) Luftkanal
- 6) E-box

Miele frihängande fläktar



PUR 98 D



DA 4208 D



DA 4208 VD



DA 4248 VD

Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri
90 cm bred	90 cm bred	90 cm bred	120 cm bred
Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsanslutning
AC-motor	AC-motor	Tystgående DC-motor	Tystgående DC-motor
Dubbelsidigt fläktutsug	Justerbar höjd	Motordriven höjdjustering	Motordriven höjdjustering
4 effektlägen	Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug
Intensivläge på 650 m³/h	4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen
Touchknappar	Intensivläge på 720 m³/h	Intensivläge på 675 m³/h	Intensivläge på 700 m³/h
LED-belysning (2 st)	Touchknappar (LED)	Touchknappar (LED)	Touchknappar (LED)
3 rostfria fettfilter	LED-belysning (4 st)	LED-belysning (4 st)	LED-belysning (4 st)
Specialmått möjligt	3 rostfria fettfilter	3 rostfria fettfilter	6 rostfria fettfilter
Valfri RAL-färg möjligt	Ljuddämpningspaket	Ljuddämpningspaket	Ljuddämpningspaket
Omb.sats DUI 32 + kolfilter DKF 12-1	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0
	Specialmått möjligt	Omb.sats DUI 32	
	Omb.sats DUI 32	Kolfilter DKF 12-1 alt. DKF 12-R	
	Kolfilter DKF 12-1 alt. DKF 12-R	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
	WiFiConn@ct		
	Valfri RAL-färg möjligt		

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A	Energiklass: A++	Energiklass: A+	Energiklass: A
1 ~ N, 230 V, 10 A	Ljudnivå: 54 dB(A)	Ljudnivå: 58 dB(A)	Ljudnivå: 58 dB(A)

24 890 kr

Rekommenderat cirkapris

36 890 kr

Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

36 190 kr

Rekommenderat cirkapris

48 890 kr

Rekommenderat cirkapris

53 490 kr

Rekommenderat cirkapris

* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadssats.



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele frihängande fläktar



DA 6698 D



DA 6708 D



DA 7078 D

Aura White Loom



DA 7378 D

Aura 4.0 Ambiente

Rostfri/Briljantvit/Obsidiansvart	Rostfri/Briljantvit/Obsidiansvart	Vit	Vit
90 cm bred	100 cm bred	70 cm bred	50 cm bred (öppen 70 cm) 44 cm hög
Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Cirkulationsdrift	Cirkulationsdrift	Cirkulationsdrift
Tystgående DC-motor	AC-motor	AC-motor	AC-motor
Justerbar höjd	Justerbar höjd	Justerbar höjd (70 - 100 cm)	Justerbar höjd (70-100 cm)
Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug	
4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen
Intensivläge på 750 m³/h	Intensivläge på 600 m³/h		Intensivläge på 600 m³/h
Touch on glass-display	Touch on glass-display	Touchknappar LED	Styrning via miele@mobile app
LED-belysning (4 st)	LED-belysning (4 st)	LED-belysning	LED-belysning (2 st) med färgval
3 rostfria fettfilter	2 rostfria fettfilter	1 rostfria fettfilter	1 rostfritt fettfilter
Ljuddämpningspaket	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct /Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0 ingår
WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	Kolfilter DKF 21-1 (4-pack)	Kolfilter DKF 27-R	Kolfilter DKF 28-R
Specialmått möjligt	Specialmått möjligt		Avfuktningsfilter DAEF 28
Omb.sats DUI 32			Doftoption AmbientFragrance
Kolfilter DKF 12-1 alt. DKF 12-R			
WiFiConn@ct			

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A++	Energiklass: C	Energiklass: A	Energiklass: A+
Ljudnivå: 64 dB(A)	Ljudnivå: 67 dB(A)	Ljudnivå: 65 dB(A)	Ljudnivå: 73 dB(A)

45 890 kr

Rekommenderat cirkapris

48 190 kr

Rekommenderat cirkapris

52 690 kr

Rekommenderat cirkapris

75 390 kr

Rekommenderat cirkapris

* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadssats.



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele vägghängande fläktar



DA 399-7

PUR 68 W

PUR 98 W

DA 4288 W Puristic Plus

Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri
90 cm bred	60 cm bred	90 cm bred	75 cm bred
Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*
AC-motor	AC-motor	AC-motor	AC-motor
Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug
4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen
Intensivläge på 500 m³/h (frånluft)	Intensivläge på 650 m³/h	Intensivläge på 650 m³/h	Intensivläge på 630 m³/h (frånluft)
Touchknappar (LED)	Touchknappar	Touchknappar	Touchknappar (LED)
LED-belysning (2 st)	LED-belysning (2 st)	LED-belysning (2 st)	LED-belysning (2 st)
3 rostfria fettfilter	2 rostfria fettfilter	3 rostfria fettfilter	2 rostfria fettfilter
	Specialmått möjligt	Specialmått möjligt	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0
	Valfri RAL-färg möjligt	Valfri RAL-färg möjligt	Ljuddämpningspaket
Omb.sats DUW 20 + kolfilter DKF 12-1	Omb.sats DUW 20 + kolfilter DKF 12-1	Omb.sats DUW 20 + kolfilter DKF 12-1	Omb.sats DUW 20 + kolfilter DKF 12-R
			Specialmått möjligt
			Valfri RAL-färg möjligt

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: C	Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A++
Ljudnivå: 55 dB(A)	Ljudnivå: 56 dB(A)	Ljudnivå: 56 dB(A)	Ljudnivå: 52 dB(A)
12 790 kr	12 690 kr	14 290 kr	21 090 kr
Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris

* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadssats.



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele vägghängande fläktar



DA 4298 W Puristic Plus

DA 6698 W

DA 9091 W

DA 6066 W

Rostfri	Rostfri/Briljantvit/Obsidiansvart	Obsidiansvart/Grafitgrå	Briljantvit/Obsidiansvart
90 cm bred	90 cm bred	88 cm bred	60 cm bred
Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*
AC-motor	Tystgående DC-motor		AC-motor
Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug
4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen
Intensivläge på 630 m³/h (frånluft)	Intensivläge på 640 m³/h (frånluft)	Intensivläge på 675 m³/h (frånluft)	Intensivläge på 650 m³/h (frånluft)
Touchknappar (LED)	Touch on glass-display	Touch on glass-display	Touchknappar (LED)
LED-belysning (3 st)	LED-belysning (3 st)	LED-belysning (1 st)	LED-belysning (2 st)
3 rostfria fettfilter	3 rostfria fettfilter	1 rostfritt fettfilter	1 rostfritt fettfilter
WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	CleanCover	Kolfilter DKF 25-1
Ljuddämpningspaket	Ljuddämpningspaket	Skorsten DADC 9000 krävs för fr.drift via tak	Skorsten DADC 6000 krävs för frånluftsdrift via tak
Specialmått möjligt	Specialmått möjligt	Kolfilter DKF 29 alt DKF 29-R	
Valfri RAL-färg möjligt	Kolfilter DKF 12-1 alt DKF 12-R		
Kolfilter DKF 12-1 alt DKF 12-R	Omb.sats DUW 20		
Omb.sats DUW 20	WiFiConn@ct		
WiFiConn@ct			

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A++	Energiklass: A++	Energiklass: A	Energiklass: B
Ljudnivå: 52 dB(A)	Ljudnivå: 52 dB(A)	Ljudnivå 50 dB(A)	Ljudnivå: 54 dB(A)
21 090 kr	31 590 kr	13 490 kr	14 990 kr
Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris
Modell för extern motor			
20 290 kr			
Rekommenderat cirkapris			

* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadssats.



Miele vägghängande fläktar



DA 6086 W



DA 6096 W



DA 6488 W Pure Grey/Pure Black



DA 6498 W Pure Grey

Svart/Vit	Svart/Vit	Grafitgrå/Obsidiansvart	Grafitgrå
80 cm bred	90 cm bred	80 cm bred	90 cm bred
Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*
AC-motor	AC-motor	DC-motor	DC-motor
Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug
4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen
Intensivläge på 650 m³/h (frånluft)	Intensivläge på 650 m³/h (frånluft)	Intensivläge på 610 m³/h	Intensivläge på 610 m³/h
Touchknappar (LED)	Touchknappar (LED)	Touch on glass-styrning	Touch on glass-styrning
LED-belysning (2 st)	LED-belysning (2 st)	LED-belysning (2 st)	LED-belysning (2 st)
1 rostfritt fettfilter	1 rostfritt fettfilter	1 rostfritt fettfilter	1 rostfritt fettfilter
Kolfilter DKF 25-1	Skorsten DADC 6000 krävs för	Skorsten DADC 6000 krävs för	Skorsten DADC 6000 krävs för
Skorsten DADC 6000 krävs för	frånluftsdrift via tak	frånluftsdrift via tak	frånluftsdrift via tak
frånluftsdrift via tak	Kolfilter DKF 25-P alt. DKF-R	Kolfilter DKF 25-1 alt. DKF-R	Kolfilter DKF 25-1 alt. DKF-R

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: B	Energiklass: B	Energiklass: A++	Energiklass: A++
Ljudnivå: 54 dB(A)	Ljudnivå: 54 dB(A)	Ljudnivå: 53 dB(A)	Ljudnivå: 53 dB(A)

16 490 kr

Rekommenderat cirkapris

16 510 kr

Rekommenderat cirkapris

22 590 kr

Rekommenderat cirkapris

22 590 kr

Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

21 790 kr

Rekommenderat cirkapris

* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadssats.



Miele vägghängande fläktar



DA 6498 W
Pure Black



Nyhet!

DA 9298 W



DA 7198 W
Triple Black/Grey



DA 6798 W

Obsidiansvart	Blackboard edition	Obsidiansvart/Grafitgrå	Obsidiansvart
90 cm bred	90 cm bred	90 cm bred	90 cm bred
Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*
DC-motor	Tystgående DC-motor	Tystgående DC-motor	Tystgående DC-motor
Dubbelsidigt fläktutsug		Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug
4 effektlägen	5 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen
Intensivläge på 610 m³/h	Intensivläge på 915 m³/h (frånluft)	Intensivläge på 600 m³/h (frånluft)	Intensivläge på 610 m³/h (frånluft)
Touch on glass-styrning	Touchknappar	Touch on glass-display	Touch on glass-display
LED-belysning (2 st)	LED-belysning	LED-belysning (2 st)	LED-belysning (3 st)
1 rostfritt fettfilter	3 rostfria fettfilter	1 rostfritt fettfilter	1 rostfritt fettfilter
Skorsten DADC 6000 krävs för frånluftsdrift via tak	Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0
		Skorsten DADC 7000 krävs för frånluftsdrift via tak	Skorsten DADC 6000 krävs för frånluftsdrift via tak
	Kolfilter DKF 29 alt DKF 29-R	Kolfilter DKF 11-1 alt. DKF 11-1 R	Kolfilter DKF 25-1 alt DKF 25-R
	CleanCover	CleanCover	
		Ljuddämpningspaket	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A++	Energiklass: A+++	Energiklass: A+	Energiklass: A+
Ljudnivå: 53 dB(A)	Ljudnivå 53 dB	Ljudnivå: 60 dB(A)	Ljudnivå: 52 dB(A)

22 590 kr

Rekommenderat cirkapris

21 990 kr

Rekommenderat cirkapris

24 090 kr

Rekommenderat cirkapris

30 890 kr



Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

21 790 kr

Rekommenderat cirkapris

* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadssats.



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele utdragbara fläktar



Nyhet!

DAS 2620



Nyhet!

DAS 2920



Nyhet!

DAS 4620



Nyhet!

DAS 4920

60 cm bred	90 cm bred	60 cm bred	90 cm bred
Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*
AC-motor	AC-motor	Tystgående DC-motor	Tystgående DC-motor
3 effektlägen + boosterläge	3 effektlägen + boosterläge	3 effektlägen + 2 boosterlägen	3 effektlägen + 2 boosterlägen
Intensivläge på 555 m³/h (frånluft)	Intensivläge på 555 m³/h (frånluft)	Intensivläge på 600 m³/h (frånluft)	Intensivläge på 600 m³/h (frånluft)
Knappar i framkant	Knappar i framkant	Knappar i framkant	Knappar i framkant
LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning
1 rostfritt fettfilter	1 rostfritt fettfilter	1 rostfritt fettfilter	1 rostfritt fettfilter
Ångskärm 32 mm hög	Ångskärm 32 mm hög	Ångskärm 32 mm hög	Ångskärm 32 mm hög
Omb.sats DUU 151	Omb.sats DUU 151	Omb.sats DUU 151	Omb.sats DUU 151
Kolfilter DKF 13-P/DKF 31-R	Kolfilter DKF 13-P/DKF 31-R	Kolfilter DKF 13-P/DKF 31-R	Kolfilter DKF 13-P/DKF 31-R
		Con@ctivity 3.0 ingår	Con@ctivity 3.0 ingår

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A+++	Energiklass: A+++
Ljudnivå: 61 dB(A)	Ljudnivå: 61 dB(A)	Ljudnivå: 56 dB(A)	Ljudnivå: 55 dB(A)

6 595 kr

Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

6 595 kr

Rekommenderat cirkapris

8 095 kr

Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

8 095 kr

Rekommenderat cirkapris

8 695 kr

Rekommenderat cirkapris

10 290 kr

Rekommenderat cirkapris

* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadssats.



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



Nyhet!

DAS 4630



Nyhet!

DAS 4930



Nyhet!

DAS 4640



Nyhet!

DAS 4940

60 cm bred, Obsidiansvart	90 cm bred, Obsidiansvart	60 cm bred, Glasskiva	90 cm bred, Glasskiva
Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*
Tystgående DC-motor	Tystgående DC-motor	Tystgående DC-motor	Tystgående DC-motor
3 effektlägen + 2 boosterlägen	3 effektlägen + 2 boosterlägen	3 effektlägen + boosterläge	3 effektlägen + boosterläge
Intensivläge på 720 m³/h (frånluft)	Intensivläge på 720 m³/h (frånluft)	Intensivläge på 600 m³/h (frånluft)	Intensivläge på 625 m³/h (frånluft)
Touchknappar i framkant (LED)	Touchknappar i framkant (LED)	Knappar i bakkant	Knappar i bakkant
LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning
1 rostfritt fettfilter	1 rostfritt fettfilter	2 rostfria fettfilter	2 rostfria fettfilter
Ångskärm 32 mm hög	Ångskärm 32 mm hög	Ångskärm 6 mm hög	Ångskärm 6 mm hög
Omb.sats DUU 151	Omb.sats DUU 151	Omb.sats DUU 151	Omb.sats DUU 151
Kolfilter DKF 13-P/DKF 31-R	Kolfilter DKF 13-P/DKF 31-R	Kolfilter DKF 13-P/DKF 31-R	Kolfilter DKF 13-P/DKF 31-R
Con@ctivity 3.0 ingår	Con@ctivity 3.0 ingår	Con@ctivity 3.0 ingår	Con@ctivity 3.0 ingår

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A+++	Energiklass: A+++	Energiklass: A+	Energiklass: A++
Ljudnivå: 56 dB(A)	Ljudnivå: 55 dB(A)	Ljudnivå: 52 dB(A)	Ljudnivå: 51 dB(A)

10 995 kr

Rekommenderat cirkapris

12 495 kr

Rekommenderat cirkapris

12 495 kr

Rekommenderat cirkapris

13 890 kr

Rekommenderat cirkapris

* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadssats.



Miele utdragbara fläktar



Nyhet!

DAS 8630



Nyhet!

DAS 8930

60 cm bred, Rostfri med delvis svart panel	90 cm bred, Rostfri med delvis svart panel
Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*
Tystgående DC-motor	Tystgående DC-motor
3 effektlägen + 2 boosterlägen	3 effektlägen + 2 boosterlägen
Intensivläge på 810 m³/h (frånluft)	Intensivläge på 880 m³/h (frånluft)
Touchknappar i framkant (LED)	Touchknappar i framkant (LED)
LED-belysning	LED-belysning
2 rostfria fettfilter	2 rostfria fettfilter
Ångskärm 15 mm hög	Ångskärm 15 mm hög
Omb.sats DUU 151	Omb.sats DUU 151
Kolfilter DKF 13-P/DKF 31-R	Kolfilter DKF 13-P/DKF 31-R
Con@ctivity 3.0 ingår	Con@ctivity 3.0 ingår

Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A+	Energiklass: A++
Ljudnivå: 52 dB(A)	Ljudnivå: 51 dB(A)

17 590 kr

Rekommenderat cirkapris

19 090 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele underbyggda fläktar

Miele takfläktar



DA 1260 RF

Rostfri eller Briljantvit
60 cm bred
Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*
AC-motor
4 effektlägen
Intensivläge på 545 m³/h (frånluft)
Touchknappar i framkant
LED-belysning (2 st)
2 rostfria fettfilter
Kolfilter DKF 18-1



DA 2808 RF

Rostfria paneler
88 cm bred
Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*
Tystgående DC-motor
Dubbelsidigt fläktutsug
4 effektlägen
Intensivläge på 750 m³/h (frånluft)
Touchknappar
LED-belysning (4 st)
2 rostfria fettfilter
Ljuddämpningspaket
Con@ctivity 3.0 ingår
Omb.sats DUU 2900
Kolfilter DKF 20-1
WiFiConn@ct



DA 2808 BV

Vita paneler
88 cm bred
Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*
Tystgående DC-motor
Dubbelsidigt fläktutsug
4 effektlägen
Intensivläge på 750 m³/h (frånluft)
Touchknappar
LED-belysning (4 st)
2 rostfria fettfilter
Ljuddämpningspaket
Con@ctivity 3.0 ingår
Omb.sats DUU 2900
Kolfilter DKF 20-1
WiFiConn@ct

Teknisk data
Energiklass: C
Ljudnivå: 64 dB(A)

6 195 kr

Rekommenderat cirkapris

Teknisk data
Energiklass: A+
Ljudnivå: 53 dB(A)

30 890 kr

Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

30 090 kr

Rekommenderat cirkapris

Teknisk data
Energiklass: A+
Ljudnivå: 53 dB(A)

30 890 kr



Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

30 090 kr

Rekommenderat cirkapris

* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadssats.



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele inbygggnadsfläktar



DA 2558 RF



DA 2578 RF



DA 2668



DA 2698

Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri/Briljantvit
50 cm bred	70 cm bred	60 cm bred	90 cm bred
Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*
AC-motor	AC-motor	DC-motor	DC-motor
Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug
4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen
Intensivläge på 600 m³/h (frånluft)	Intensivläge på 600 m³/h (frånluft)	Intensivläge på 600 m³/h (frånluft)	Intensivläge på 640 m³/h (frånluft)
LED-belysning (2 st)	LED-belysning (2 st)	Touchknappar (LED)	Touchknappar (LED)
1 st rostfritt fettfilter	1 st rostfritt fettfilter	LED-belysning (2 st)	LED-belysning (4 st)
Con@ctivity 3.0 ingår	Con@ctivity 3.0 ingår	2 rostfria fettfilter	2 rostfria fettfilter
Omb.sats DUU 151 + kolfilter DKF 15-1	Omb.sats DUU 151 + kolfilter DKF 15-1	Con@ctivity 3.0 ingår	Con@ctivity 3.0 ingår
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	Omb.sats DUU 151 + kolfilter DKF 19-1	Omb.sats DUU 151 + kolfilter DKF 19-1
		WiFiConn@ct	WiFiConn@ct

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A+	Energiklass: A+
Ljudnivå: 56 dB(A)	Ljudnivå: 56 dB(A)	Ljudnivå: 51 dB(A)	Ljudnivå: 51 dB(A)

9 695 kr

Rekommenderat cirkapris

11 190 kr

Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

10 490 kr

Rekommenderat cirkapris

21 090 kr

Rekommenderat cirkapris





26 990 kr

Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

26 290 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



DA 2628

Rostfri/Briljantvit
120 cm bred
Frånluftsanslutning
DC-motor
Dubbelsidigt fläktutsug
4 effektlägen
Intensivläge på 640 m³/h (frånluft)
Touchknappar (LED)
LED-belysning (3 st)
4 st rostfria fettfilter
Con@ctivity 3.0 ingår
Omb.sats DUU 151
WiFiConn@ct



DAD 4840

Svart glas och rostfri
91,6 cm bred
Frånluftsanslutning alt cirkulations-drift
DC-motor
Dubbelsidigt fläktutsug
4 effektlägen
Intensivläge på 644 m³/h (frånluft)
Touch on glass-display
Dimbar LED-belysning
2 rostfria fettfilter
Motordriven ångskärm
30 cm hög i uppfällt läge
WiFiConn@ct
Kolfilter DKF 30-P/-RK
Omb.sats DUU 600



DAD 4940

Svart glas och rostfri
93,6 cm bred
Frånluftsanslutning alt cirkulations-drift
DC-motor
Dubbelsidigt fläktutsug
4 effektlägen
Intensivläge på 644 m³/h (frånluft)
Touch on glass-display
Dimbar LED-belysning
2 rostfria fettfilter
Motordriven ångskärm
30 cm hög i uppfällt läge
WiFiConn@ct
Kolfilter DKF 30-P/-R
Omb.sats DUU 600

Teknisk data
Energiklass: A+
Ljudnivå: 51 dB(A)

31 590 kr

Rekommenderat cirkapris

Teknisk data
Energiklass: A
1 ~ N, 230 V, 10 A

30 890 kr

Rekommenderat cirkapris

Teknisk data
Energiklass: A
1 ~ N, 230 V, 10 A

30 890 kr

Rekommenderat cirkapris



Miele dammsugare



Classic C1 PowerLine

Compact C2 PowerLine

Complete C2 PowerLine

Complete C2 Eco Red Edition

AirClean-filter	AirCleanPlus-filter	AirClean-filter	AirCleanPlus-filter
Elektronisk motorstyrning med vred	Elektronisk motorstyrning med vred	Elektronisk motorstyrning med vred	Elektronisk motorstyrning med vred
2-delat rostfritt teleskoprör	CompactComfort teleskoprör, rostfritt	Rostfritt teleskoprör	Rostfritt teleskoprör
G/N påse 3D	F/J/M påse 3D	G/N påse 3D	G/N påse 3D
TechBlue	Lotusvit	Lotusvit	Mangoröd
Parkeringsystem för pauser i dammsugningen	Parkeringsystem för pauser i dammsugningen	Parkeringsystem för pauser i dammsugningen	Parkeringsystem för pauser i dammsugningen
VarioClip tillbehörsklämma	VarioClip tillbehörsklämma	Integrerade tillbehör	Integrerade tillbehör
Vikt komplett: 5,8 kg	Vikt komplett: 6,5 kg	Vikt komplett: 8,8 kg	Vikt komplett: 8,8 kg
Golvmunstycke SBD 355-3	Golvmunstycke SBD 355-3	Golvmunstycke SBD 355-3	Golvmunstycke SBD 355-3
Räckvidd: 9 m	Räckvidd: 11 meter	Räckvidd: 10 meter	Räckvidd: 10 meter
	XXL grepprör		
	Tvåfärgad slang		
	Comfort kabelvinda		

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Effekt: 800 W	Effekt: 890 W	Effekt: 890 W	Effekt: 550 W
Ljudnivå: 79 dB(A)	Ljudnivå: 79 dB(A)	Ljudnivå: 80 dB(A)	Ljudnivå: 79 dB(A)

2 395 kr

Rekommenderat cirkapris

2 995 kr


Rekommenderat cirkapris

2 895 kr

Rekommenderat cirkapris

2 995 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



Complete C3 PowerLine

Complete C3 Select Parquet PowerLine

Complete C3 Select Parquet PowerLine

Complete C3 Select Parquet PowerLine

AirClean-filter	AirClean-filter	AirClean-filter	AirClean-filter
Elektronisk motorstyrning +/-	Elektronisk motorstyrning +/-	Elektronisk motorstyrning +/-	Elektronisk motorstyrning +/-
Comfort teleskoprör, rostfritt	Comfort teleskoprör, rostfritt	Comfort teleskoprör, rostfritt	Comfort teleskoprör, rostfritt
G/N påse 3D	G/N påse 3D	G/N påse 3D	G/N påse 3D
Lotusvit	Petrol	Mangoröd	Obsidiansvart
Parkeringsystem för pauser i dammsugningen	Parkeringsystem med automatisk avstängning	Parkeringsystem med automatisk avstängning	Parkeringsystem med automatisk avstängning
Integrerade tillbehör	Integrerade tillbehör	Integrerade tillbehör	Integrerade tillbehör
Golvmunstycke SBD 355-3	Golvmunstycke SBD 365-3 samt SBD 300-3	Golvmunstycke SBD 365-3 samt SBD 300-3	Golvmunstycke SBD 365-3 samt SBD 300-3
Vikt: 8,2 kg	Vikt kg: 7,3 kg	Vikt kg: 7,3 kg	Vikt kg: 7,3 kg
Räckvidd: 12 meter	Räckvidd: 12 m	Räckvidd: 12 m	Räckvidd: 12 m
Tvåfärgad slang	Tvåfärgad slang	Tvåfärgad slang	Tvåfärgad slang
Comfort-kabelvinda	Comfort-Kabelvinda	Comfort-Kabelvinda	Comfort-Kabelvinda

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Effekt: 890 W	Effekt: 890 W	Effekt: 890 W	Effekt: 890 W
Ljudnivå: 80 dB(A)	Ljudnivå: 77 dB(A)	Ljudnivå: 77 dB(A)	Ljudnivå: 77 dB(A)

3 595 kr

Rekommenderat cirkapris

3 795 kr

Rekommenderat cirkapris

3 795 kr

Rekommenderat cirkapris

3 795 kr

Rekommenderat cirkapris

Foot Switch	Comfort cable	Foot Switch	Comfort cable	Foot Switch	Comfort cable	Foot Switch	Comfort cable
AirClean Plus	80 dB	AirClean Plus	77 dB	AirClean Plus	77 dB	AirClean Plus	77 dB
Integrated	Integrated	Integrated	Integrated	Integrated	Integrated	Integrated	Integrated
12 m	GN 3D	12 m	GN 3D	12 m	GN 3D	12 m	GN 3D
890 W	890 W	890 W	890 W	890 W	890 W	890 W	890 W

Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele dammsugare



Complete C3 HEPA EcoLine

Complete C3 Comfort EcoLine

Blizzard CX1 Red Power

HEPA AirClean-filter	HEPA AirClean-filter		Mangoröd
Elektronisk motorstyrning +/-	Elektronisk motorstyrning +/-		Hygien Lifetime-filter
Comfort teleskoprör, rostfritt	Comfort teleskoprör, rostfritt		Elektronisk motorstyrning med vred
G/N påse 3D	G/N påse 3D		Comfort teleskoprör av rostfritt stål
Grafitgrå	Brons PearlFinnish		2 lit dammbehållare med hygienisk tömning
Parkeringsystem för pauser i dammsugningen	Parkeringsystem med automatisk avstängning		Park.system för pauser i dammsugningen
Integrerade tillbehör	Integrerade tillbehör		Vikt komplett: 8,5 kg
Golvmunstycke SBD 290-3	Vikt komplett: 8,7 kg		Möbel och fogmunstycke integrerat
Vikt: 8,2 kg	Golvmunstycke SBD 660-3		Sugpensel bipackad
Räckvidd: 12 meter	Räckvidd: 12 meter		Räckvidd: 10 m
Tvåfärgad slang	Tvåfärgad slang		Golvmunstycke SBD 660-3 samt
Comfort-kabelvinda	Comfort-kabelvinda		SRD 21 munstycke för hårda golv
	DynamicDrive hjul		
	Comforthand. med styrning		Comfort-Kabelvinda
	Boost-funktion		Tvåfärgad slang

Teknisk data	Teknisk data		Teknisk data
Effekt: 550 W	Effekt: 550 W		Effekt: 890 W
Ljudnivå: 75 dB(A)	Ljudnivå: 72 dB(A)		Ljudnivå: 77 dB(A)

3 895 kr



Rekommenderat cirkapris

6 495 kr

Rekommenderat cirkapris

4 595 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele Blizzard - påslös dammsugare



Blizzard CX1 Red Eco

Blizzard CX1 Excellence Power

Blizzard CX1 Cat&Dog Power

Blizzard CX1 Comfort Power

Mangoröd	Grafitgrå	Mangoröd	Obsidiansvart
Hygien Lifetime-filter	HEPA AirClean Lifetime-filter	HEPA AirClean Lifetime-filter	HEPA AirClean Lifetime-filter
Elektronisk motorstyrning med vred	Elektronisk motorstyrning med vred	Elektronisk motorstyrning med vred	Elektronisk motorstyrning +/- via handtag
Comfort teleskoprör av rostfritt stål	Comfort teleskoprör av rostfritt stål	Comfort teleskoprör av Rostfritt stål	Comfort teleskoprör av rostfritt stål
2 lit dammbehållare med hygienisk tömning	2 lit dammbehållare med hygienisk tömning	2 lit dammbehållare med hygienisk tömning	2 lit dammbehållare med hygienisk tömning
Park.system för pauser i dammsugningen	Park.system för pauser i dammsugningen	Park.system för pauser i dammsugningen	Park.system för pauser i dammsugningen
Vikt komplett kg : 8,5 kg	Vikt komplett: 8,7 kg	Vikt komplett kg: 8,7	Vikt komplett: 8,6 kg
Möbel och fogmunstycke integrerat	Integrerade tillbehör	Möbel och fogmunstycke integrerat	Möbel och fogmunstycke integrerat
Sugpensel bipackad	Integrerad sugpensel	Sugpensel bipackad	Sugpensel bipackad
Räckvidd: 10 m	Räckvidd: 10 m	Räckvidd: 10 m	Räckvidd: 10 m
Golvmustycke SBD 660-3 samt	Golvmunstycke SBD 660-3 samt	Golvmunstycke SBD 660-3 samt	Golvmunstycke SBD 660-3, SBB 400-3, samt
SRD 21 munstycke för hårda golv	SRD 21 munstycke för hårda golv	STB 305-3	SRD 21 munstycke för hårda golv
	Eco Comforthandtag	Eco Comforthandtag med integrerad sugpensel	Comforthandtag med styrning
Comfort-Kabelvinda	Comfort-Kabelvinda	Comfort-Kabelvinda	Comfort-Kabelvinda
Tvåfärgad slang	Konisk slang	Konisk slang	Tvåfärgad slang
			DynamicDrive hjul

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Effekt: 550 W	Effekt: 890 W	Effekt: 890 W	Effekt: 890 W
Ljudnivå: 73 dB	Ljudnivå: 76 dB(A)	Ljudnivå: 76 dB(A)	Ljudnivå: 76 dB(A)

4 595 kr

Rekommenderat cirkapris

4 995 kr





Rekommenderat cirkapris

5 895 kr

Rekommenderat cirkapris

6 895 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Handdammsugare - påslös



Nyhet!

Triflex HX1 Lotusvit

Lotusvit/Röd transparent	Obsidiansvart/Röd transparent	Grafitgrå/Blå transparent	
Hygien Lifetime-filter	Hygien Lifetime-filter	Hygien Lifetime-filter	
Effektstyrning med tre nivåer	Effektstyrning med tre nivåer	Effektstyrning med tre nivåer	
Flyttbar motorenhet	Flyttbar motorenhet	Flyttbar motorenhet	
Utan påse (0,5 l dammbox)	Utan påse (0,5 l dammbox)	Utan påse (0,5 l dammbox)	
Li-Ion batteri 25,2 Volt	Li-Ion batteri 25,2 Volt	Li-Ion batteri 25,2 Volt	
Vikt komplett kg: 3,6	Vikt komplett kg: 3,6	Vikt komplett kg: 3,6	
Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel	Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel	Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel	
Ytkapacitet 125 kvm	Ytkapacitet 125 kvm	Ytkapacitet 125 kvm	
Golvmunstycke SEB 430	Golvmunstycke SEB 430	Golvmunstycke SEB 430	
Laddtid: 4 timmar	Laddtid: 4 timmar	Laddtid: 4 timmar	

Teknisk data

Effekt: 170 W + 50 W	Effekt: 170 W + 50 W	Effekt: 170 W + 50 W	

6 495 kr

Rekommenderat cirkapris



Nyhet!

Triflex HX1 Obsidiansvart

Lotusvit/Röd transparent	Obsidiansvart/Röd transparent	Grafitgrå/Blå transparent	
Hygien Lifetime-filter	Hygien Lifetime-filter	Hygien Lifetime-filter	
Effektstyrning med tre nivåer	Effektstyrning med tre nivåer	Effektstyrning med tre nivåer	
Flyttbar motorenhet	Flyttbar motorenhet	Flyttbar motorenhet	
Utan påse (0,5 l dammbox)	Utan påse (0,5 l dammbox)	Utan påse (0,5 l dammbox)	
Li-Ion batteri 25,2 Volt	Li-Ion batteri 25,2 Volt	Li-Ion batteri 25,2 Volt	
Vikt komplett kg: 3,6	Vikt komplett kg: 3,6	Vikt komplett kg: 3,6	
Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel	Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel	Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel	
Ytkapacitet 125 kvm	Ytkapacitet 125 kvm	Ytkapacitet 125 kvm	
Golvmunstycke SEB 430	Golvmunstycke SEB 430	Golvmunstycke SEB 430	
Laddtid: 4 timmar	Laddtid: 4 timmar	Laddtid: 4 timmar	

Teknisk data

Effekt: 170 W + 50 W	Effekt: 170 W + 50 W	Effekt: 170 W + 50 W	

6 495 kr

Rekommenderat cirkapris



Nyhet!

Triflex HX1 Grafitgrå

Lotusvit/Röd transparent	Obsidiansvart/Röd transparent	Grafitgrå/Blå transparent	
Hygien Lifetime-filter	Hygien Lifetime-filter	Hygien Lifetime-filter	
Effektstyrning med tre nivåer	Effektstyrning med tre nivåer	Effektstyrning med tre nivåer	
Flyttbar motorenhet	Flyttbar motorenhet	Flyttbar motorenhet	
Utan påse (0,5 l dammbox)	Utan påse (0,5 l dammbox)	Utan påse (0,5 l dammbox)	
Li-Ion batteri 25,2 Volt	Li-Ion batteri 25,2 Volt	Li-Ion batteri 25,2 Volt	
Vikt komplett kg: 3,6	Vikt komplett kg: 3,6	Vikt komplett kg: 3,6	
Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel	Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel	Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel	
Ytkapacitet 125 kvm	Ytkapacitet 125 kvm	Ytkapacitet 125 kvm	
Golvmunstycke SEB 430	Golvmunstycke SEB 430	Golvmunstycke SEB 430	
Laddtid: 4 timmar	Laddtid: 4 timmar	Laddtid: 4 timmar	

Teknisk data

Effekt: 170 W + 50 W	Effekt: 170 W + 50 W	Effekt: 170 W + 50 W	

6 495 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



Nyhet!

Triflex HX2 Lotusvit

Lotusvit/Rose guld/Kristallgrå
HEPA Lifetime-filter
Effektstyrning med tre nivåer
Flyttbar motorenhet
Utan påse (0,5 l dammbox)
Li-Ion batteri 25,2 Volt
Vikt komplett kg: 3,6
Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel
Ytkapacitet 125 kvm
Golvmunstycke SEB 430
Laddtid: 4 timmar



Nyhet!

Triflex HX2 Cat & Dog

Obsidiansvart/Rose guld/Kristallgrå
HEPA Lifetime-filter
Effektstyrning med tre nivåer
Flyttbar motorenhet
Utan påse (0,5 l dammbox)
Li-Ion batteri 25,2 Volt
Vikt komplett kg: 3,6
Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel
Ytkapacitet 125 kvm
Golvmunstycke SEB 435/SEB 23
Laddtid: 4 timmar



Nyhet!

Triflex HX2 Sprinter

Kashmirgrå, Rose guld, Kristallgrå
HEPA Lifetime-filter
Effektstyrning med tre nivåer
Flyttbar motorenhet
Utan påse (0,5 l dammbox)
Li-Ion batteri 25,2 Volt
Vikt komplett kg: 3,6
Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel
Ytkapacitet 2 x 125 kvm
Golvmunstycke SEB 430
Laddtid: 4 timmar
Extra batteri



Nyhet!

Triflex HX2 Performance

Kashmirgrå, Rose guld, Kristallgrå
HEPA Lifetime-filter
Effektstyrning med tre nivåer
Flyttbar motorenhet
Utan påse (0,5 l dammbox)
Li-Ion batteri 25,2 Volt
Vikt komplett kg: 3,6
Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel
Ytkapacitet 2 x 125 kvm
Golvmunstycke SEB 430/SEB 23
Laddtid: 4 timmar
Extra batteri samt laddare

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Effekt: 272 W + 50 W	Effekt: 272 W + 50 W	Effekt: 272 W + 50 W	Effekt: 272 W + 50 W

8 295 kr

Rekommenderat cirkapris

8 595 kr

Rekommenderat cirkapris

9 695 kr

Rekommenderat cirkapris

10 590 kr

Rekommenderat cirkapris



Handdammsugare - påslös



Nyhet!

Triflex HX2 Racer



Nyhet!

Triflex HX2 Runner



Nyhet!

Triflex HX2 Pro

Lotusvit, Rose guld, Kristallgrå	Obsidiansvart, Rose guld, Kristallgrå	Infinity grå perffinish, Rose guld, Kristallgrå	
Hygien Lifetime-filter	HEPA Lifetime-filter	HEPA Lifetime-filter	
Effektstyrning med tre nivåer	Effektstyrning med tre nivåer	Effektstyrning med tre nivåer	
Flyttbar motorenhet	Flyttbar motorenhet	Flyttbar motorenhet	
Utan påse (0,5 l dammbox)	Utan påse (0,5 l dammbox)	Utan påse (0,5 l dammbox)	
Li-Ion batteri 25,2 Volt	Li-Ion batteri 25,2 Volt	Li-Ion batteri 25,2 Volt	
Vikt komplett kg: 3,6	Vikt komplett kg: 3,6	Vikt komplett kg: 3,6	
Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel	Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel	Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel	
Ytkapacitet 2 x 125 kvm	Ytkapacitet 2 x 125 kvm	Ytkapacitet 125 kvm	
Golvmunstycke SEB 430/SEB 23	Golvmunstycke SEB 435/SEB 23	Golvmunstycke SEB 435/Hard Floor Care	
Laddtid: 4 timmar	Laddtid: 4 timmar	Laddtid: 4 timmar	
Extra batteri samt laddare	Extra batteri samt laddare	Extra batteri samt laddare	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	
Effekt: 272 W + 50 W	Effekt: 272 W + 50 W	Effekt: 272 W + 50 W	

10 590 kr

Rekommenderat cirkapris

10 690 kr

Rekommenderat cirkapris

11 890 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele Boost - påslös dammsugare



Boost CX1

Lotusvit
AirClean-filter
Elektronisk motorstyrning med vred
Comfort teleskoprör av rostfritt stål
1 lit dammbehållare med hygienisk tömning
Parkeringsystem för pauser i dammsugningen
Vikt komplett kg: 5,860
Integrerade tillbehör
Räckvidd: 10 m
Golvmustycke SBD 365-5
Comfort-Kabelvinda
Konisk slang



Boost CX1

Grafitgrå
AirClean-filter
Elektronisk motorstyrning med vred
Comfort teleskoprör av rostfritt stål
1 lit dammbehållare med hygienisk tömning
Parkeringsystem för pauser i dammsugningen
Vikt komplett kg: 5,860
Integrerade tillbehör
Räckvidd: 10 m
Golvmustycke SBD 365-5
Comfort-Kabelvinda
Konisk slang



Boost CX1 Parquet PowerLine

Lotusvit
AirClean-filter
Elektronisk motorstyrning med vred
Comfort teleskoprör av rostfritt stål
1 lit dammbehållare med hygienisk tömning
Parkeringsystem för pauser i dammsugningen
Vikt komplett kg: 5,860
Integrerade tillbehör
Räckvidd: 10 m
Golvmustycke SBD 365-5 samt SBB 300-3
Comfort-Kabelvinda
Konisk slang



Boost CX1 Cat & Dog PowerLine

Obsidiansvart
HEPA AirClean-filter
Elektronisk motorstyrning med vred
Comfort teleskoprör av rostfritt stål
1 lit dammbehållare med hygienisk tömning
Parkeringsystem för pauser i dammsugningen
Vikt komplett kg: 5,860
Integrerade tillbehör
Räckvidd: 10 m
Golvmustycke SBD 365-5 samt STB 305-3
Comfort-Kabelvinda
Konisk slang

Teknisk data
Effekt: 890 W
Ljud: 78 dB(A)

3 495 kr

Rekommenderat cirkapris

Teknisk data
Effekt: 890 W
Ljud: 78 dB(A)

3 495 kr

Rekommenderat cirkapris

Teknisk data
Effekt: 890 W
Ljud: 78 dB(A)

3 995 kr

Rekommenderat cirkapris

Teknisk data
Effekt: 890 W
Ljud: 78 dB(A)

4 595 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele robotdammsugare



Scout RX 3 Online Hero

AirCleanPlus-filter
3-D Smart Navigation
Quattro rengöringssystem
Utan påse (0,4 l)
Obsidiansvart
Li-Ion batteri, 2600 mha
Drifttid 60 min
Räckvidd: 65 kvm
Vikt komplett: 3 kg
Fyra sidoborstar (två borstar med 20 armar, två borstar med 6 armar)
Roterande borstvals
Möbelskydd
4 olika rengöringslägen (Auto, Turbo, Silence, Spot)
Borstlös motor
Timer (olika tider varje dag)
Home mapping
Mobile Control



Scout RX3 Runner

AirCleanPlus-filter
3-D Smart Navigation
Quattro rengöringssystem
Utan påse (0,4 l)
Brons PearlFinish
Li-Ion batteri 5400 mha
Drifttid 120 min
Räckvidd: 120 kvm
Vikt komplett: 3,2 kg
Fyra sidoborstar (två borstar med 20 armar, två borstar med 6 armar)
Roterande borstvals
Möbelskydd
4 olika rengöringslägen (Auto, Turbo, Silence, Spot)
Borstlös motor
Timer (olika tider varje dag)
Home mapping
Mobile Control



Scout RX3 HomeVision

AirCleanPlus-filter
3-D Smart Navigation
Quattro rengöringssystem
Utan påse (0,4 l)
Roseguld PearlFinish
Li-Ion batteri, 5400 mha
Drifttid 120 min
Räckvidd: 120 kvm
Vikt komplett: 3,2 kg
Fyra sidoborstar (två borstar med 20 armar, två borstar med 6 armar)
Roterande borstvals
Möbelskydd
4 olika rengöringslägen (Auto, Turbo, Silence, Spot)
Borstlös motor
Timer (olika tider varje dag)
Home mapping
Mobile Control

Teknisk data
Effekt: 30 W
Ljud: 71 dB(A)

8 395 kr

Rekommenderat cirkapris

Teknisk data
Effekt: 30 W
Ljud: 71 dB(A)

8 895 kr

Rekommenderat cirkapris

Teknisk data
Effekt: 30 W
Ljud: 71 dB(A)

9 495 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele kaffemaskiner - fristående



CM 5310

**CM 5510****CM 5410**

Obsidiansvart/Björnbärsröd	Rosé gold pearl/Alusilvermetallic	Obsidiansvart
För kaffebönor alt malet kaffe	För kaffebönor alt malet kaffe	För kaffebönor alt malet kaffe
DirectSensor-display	DirectSensor-display	DirectSensor-display
Uttagbar bryggenhet	Uttagbar bryggenhet	Uttagbar bryggenhet
Helautomatisk mjölkberedning	Helautomatisk mjölkberedning	Helautomatisk mjölkberedning
5 olika beredningar	5 olika beredningar	5 olika beredningar
OneTouch for Two-funktion	OneTouch for Two-funktion	OneTouch for Two-funktion
	2 användarprofiler	2 användarprofiler
1,3 liter vattenbehållare	1,3 liter vattenbehållare	1,3 liter vattenbehållare
Høj- och sänkbar kaffetapp (8-13,5 cm)	Høj- och sänkbar kaffetapp (8-13,5 cm)	Høj- och sänkbar kaffetapp (8-13,5 cm)
Enkel rengöring av mjölkledningar	Enkel rengöring av mjölkledningar	Enkel rengöring av mjölkledningar
	Hetvattenfunktion	Hetvattenfunktion
Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

11 490 kr

Rekommenderat cirkapris

13 090 kr

Rekommenderat cirkapris

12 290 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele kaffemaskiner - fristående



CM 6160



CM 6360



CM 6560

Lotusvit/Obsidiansvart	Lotusvit metallic/Obsidiansvart	Grafitgrå pearl/Obsidiansvart perlfinish	
	metallic/Obsidiansvart brons pearl		
För kaffebönor/malet kaffe	För kaffebönor/malet kaffe	För kaffebönor/malet kaffe	
DirectSensor-display	DirectSensor-display	DirectSensor-display	
Uttagbar bryggenhet	Uttagbar bryggenhet	Uttagbar bryggenhet	
Helautomatisk mjölkberedning	Helautomatisk mjölkberedning	Helautomatisk mjölkberedning	
Enkel rengöring av mjölkledningar	Enkel rengöring av mjölkledningar	Enkel rengöring av mjölkledningar	
5 olika beredningar	5 olika beredningar	5 olika beredningar	
OneTouch for Two-funktion	OneTouch for Two-funktion	OneTouch for Two-funktion	
4 användarprofiler	8 användarprofiler	8 användarprofiler	
1,8 liters vattenbehållare	1,8 liters vattenbehållare	1,8 liters vattenbehållare	
Höj- och sänkbar kaffetapp (8-14 cm)	Höj- och sänkbar kaffetapp (8-14 cm)	Höj- och sänkbar kaffetapp (8-14 cm)	
Hetvattenfunktion	Hetvattenfunktion	Hetvattenfunktion	
BrilliantLight-belysning	BrilliantLight-belysning	BrilliantLight-belysning	
-	Mjölkbbehållare och mjölktermos ingår	Mjölkbbehållare och mjölktermos ingår	
Kaffekanna upp till 8 koppar	Kaffekanna upp till 8 koppar	Kaffekanna upp till 8 koppar	
WiFiconn@ct	WiFiconn@ct	WiFiconn@ct	
	Uppvärmd kopphylla	Uppvärmd kopphylla	
		2 kg Miele-kaffe	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	

16 490 kr




Rekommenderat cirkapris

19 390 kr

Rekommenderat cirkapris

19 390 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele kaffemaskiner - fristående



CM 7350



CM 7550



CM 7750

Briljantvit/Obsidiansvart	Briljantvit/Obsidiansvart	Obsidiansvart	
För kaffeböner alt malet kaffe och te	För kaffeböner alt malet kaffe och te	För kaffeböner alt malet kaffe och te	
C-Touch-display	C-Touch-display	C-Touch-display	
Uttagbar bryggenhet	Uttagbar bryggenhet	Uttagbar bryggenhet	
Helautomatisk mjölkberedning	Helautomatisk mjölkberedning	Helautomatisk mjölkberedning	
20 olika varav 4 teberedningar	20 olika varav 4 teberedningar	20 olika varav 4 teberedningar	
OneTouch for Two-funktion	OneTouch for Two-funktion	OneTouch for Two-funktion	
10 användarprofiler	10 användarprofiler	10 användarprofiler	
2,2 liters vattenbehållare	2,2 liters vattenbehållare	2,2 liters vattenbehållare	
CupSensor höj- och sänkbar kaffetapp (8-16 cm)	CupSensor höj- och sänkbar kaffetapp (8-16 cm)	CupSensor höj- och sänkbar kaffetapp (8-16 cm)	
Funktion kaffekanna 3-8 koppar	Funktion kaffekanna 3-8 koppar	Funktion kaffekanna 3-8 koppar	
Hetvattenfunktion	Hetvattenfunktion	Hetvattenfunktion	
BrilliantLight-belysning	BrilliantLight-belysning	BrilliantLight-belysning	
Uppvärmd kopphylla	Uppvärmd kopphylla i metall	Uppvärmd kopphylla i metall	
Mjölktermos ingår	Mjölktermos ingår	Mjölktermos ingår	
Enkel rengöring av mjölkledningar	Enkel rengöring av mjölkledningar	Enkel rengöring av mjölkledningar	
DoubleShot	DoubleShot	DoubleShot	
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	
	Automatisk avkalkning	Automatisk avkalkning	
		Aromatic SystemFresh	
		CoffeSelect, med 3 separata bönbehållare	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	
1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 10 A	

30 690 kr

Rekommenderat cirkapris

35 190 kr

Rekommenderat cirkapris

41 190 kr

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Miele tillbehör

Tillbehör tvätt och tork

Benämning		Rekommenderat cirkapris
Torkkorg TK 111	Torkningskorg för textilier och föremål som ej bör torktumlas, För modellerna: T 9000-T 9999, T 8000-T 8999, T 7000-T 7999	890 kr
Byggsats WTV 406	För torktumlare i serierna T 8000 och T Classic. Passar för tvättmaskiner W 3000, W 5000 och W Classic Endast för tvättmaskiner med rak panel	1 675 kr
Byggsats WTV 407	För torktumlare i serierna T 8000 och T Classic. Passar för tvättmaskiner W 3000, W 5000 och W Classic Endast för tvättmaskiner med lutande panel	1 675 kr
Byggsats WTV 412	För torktumlare i serierna T 7000, T 8000 och T Classic. Passar med alla tvättmaskinsserier från Miele	785 kr
Byggsats WTS 410	Låda med push-pull-funktion. Passar för tvättmaskiner W 3000, W 5000 och W Classic För torktumlare i serierna T 8000 och T Classic. Inte lämplig för tvätt/tork eller tvättpelare	6 050 kr
Byggstas WTS 510	Lotusvitt sockelfundament med dämpad utdragslåda, W1/T1 ChromeEdition/WhiteEdition 35 cm total höjd, 17,5 cm användbar höjd av lådan	6 370 kr
Torkkorg TKR 555	Ljusgrå torkkorg, W1/T1 ChromeEdition/ WhiteEdition	920 kr
Byggsats WTV 501	Byggsats för pelarmontage, lotusvit, W1/T1 ChromeEdition, 2,5 cm hög	995 kr
Byggsats WTV 511	Byggsats för pelarmontage med utragslåda med halkskyddsmatta, lotusvit, W1/T1 ChromeEdition, 12 cm hög	3 190 kr
Byggsats WTV 502	Byggsats för pelarmontage, lotusvit, W1/T1 WhiteEdition, 2,5 cm hög	995 kr
Byggsats WTV 512	Byggsats för pelarmontage med utdragslåda med halkskyddsmatta, lotusvit, W1/T1 WhiteEdition, 12 cm hög	3 190 kr
Miele tvättmedel UltraColor		195 kr
Miele tvättmedel UltraColor Sensitive		190 kr
Miele tvättmedel UltraWhite		225 kr
Miele tvättmedel UltraDark		190 kr
Miele tvättmedel WoolCare för ylle och siden		185 kr
Miele sköljmedel		140 kr
UltraPhase 1 patron		160 kr
UltraPhase 2 patron		160 kr
UltraPhase Sensitive 1 patron		160 kr
UltraPhase Sensitive 2 patron		160 kr
UltraPhase Refresh Elixir 1 patron		160 kr
UltraPhase Refresh Elixir 2 patron		160 kr
Behållare Twindos 1		285 kr
Behållare Twindos 2		285 kr
Caps WoolCare - 9-pack		105 kr
Caps Booster - 6-pack		105 kr
Caps Sport - 6-pack		105 kr
Caps Collection - 6-pack		105 kr
Caps CottonRepair 3-pack		200 kr
Caps Impraprotect 3-pack		200 kr
Caps UltraDark - 9-pack		105 kr
Caps Outdoor + - 6-pack		105 kr
Caps SilkCare - 6-pack		105 kr
Caps DownCare 6-pack		105 kr
Caps sköljmedel AQUA - 9-pack		90 kr
Caps sköljmedel COCOON - 9-pack		90 kr
Caps sköljmedel NATURE - 9-pack		90 kr
Miele impregneringsmedel		205 kr
Miele specialtvättmedel Dun		205 kr
Miele specialtvättmedel Outdoor		185 kr
Miele specialtvättmedel Träningskläder		185 kr

Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

Tillbehör tvätt och tork

Benämning	Rekommenderat cirkapris
Doftpatron torktumlare AQUA	125 kr
Doftpatron torktumlare COCOON	125 kr
Doftpatron torktumlare NATURE	125 kr
Doftpatron torktumlare ORIENT	125 kr
Doftpatron torktumlare ROSE	125 kr
Doftpatron torktumlare DryFresh	125 kr
Doftpatron torktumlare White Flower	125 kr

Tillbehör diskmaskiner

Benämning		Rekommenderat cirkapris
GFVI 453/72-1	Frontlucka till helintegrerad disk G 6000, utan handtag	2 910 kr
GFV 60/57-7 D	Frontlucka till halvintegrerad disk G 7000, utan handtag	3 230 kr
GFV 60/60-7 D	Frontlucka till halvintegrerad disk G 7000, utan handtag	3 230 kr
GFVi 701/72 D	Frontlucka till helintegrerad disk G 7000, utan handtag	4 310 kr
GFVi 701/77 D RF/CS	Frontlucka till helintegrerad disk G 7000, utan handtag	4 310 kr
GFVi 702/72 D RF/CS	Frontlucka till helintegrerad disk G 7000, med Purelinehandtag	4 310 kr
GFVi 703/72 D CS	Frontlucka till helintegrerad disk G 7000, med ContourLinehandtag	4 310 kr
GFVi 703/77 D CS	Frontlucka till helintegrerad disk G 7000, med ContourLinehandtag	4 310 kr
MSGF	Monteringssats för 2-delad front	1 070 kr
GBU 5000	Bestickkorg till underkorgen, G 4000/5000/6000-serien	595 kr
GGU 5000	Glashållare stödbåge för glas på fot, G 5000/6000-serien	250 kr
GCEO	Capuccinatoreinsats insats för Miele Cappuccinatore	700 kr
DSBD 45	Droppskyddsbricka för diskmaskiner med 45 cm bredd	410 kr
DSBD 60	Droppskyddsbricka för diskmaskiner med 60 cm bredd	410 kr
GS CL 0604 T	UltraTabs Multi Disk, disktabs 3 x20 st	285 kr
GS RA 502 L	Spolglans 500 ml	75 kr
Diskmaskinssalt	1,5 kg	35 kr
UltraTabs all in 1	1 st 60-pack	235 kr
PowerDisk	1 x 400 g	115 kr
PowerDisk-Set	6 x 400 g	605 kr
PowerDisk ECO	1 x 400 g	115 kr
PowerDisk-Set ECO	6 x 400 g	605 kr

Tillbehör kyla och vinkylar

Benämning		Rekommenderat cirkapris
ÖS 250	Överskåp 250-1, höjd 250 mm	1 840 kr
ÖS 290	Överskåp 290-1, höjd 290 mm	2 000 kr
ÖS 350	Överskåp 350-1, höjd 350 mm	2 370 kr
ÖS 550	Överskåp 550-1, höjd 550 mm	2 650 kr
Teleskop 310	Teleskåp 310-1, passar ÖS 350/ÖS 550, ger upp till 300 mm extra höjd	780 kr
DSBK 55	Droppskyddsbricka 55 cm, för kalla produkter med 55 cm bredd	400 kr
DSBK 60	Droppskyddsbricka 60 cm, för kalla produkter med 60 cm bredd	400 kr
DSBK 75	Droppskyddsbricka 75 cm, för kalla produkter med 75 cm bredd, 57 cm djup	865 kr
Kolfilter KKF-RF	Utbytesfilter, aktivt kol, 2 st	690 kr
Kolfilter KKF-KWNS	Utbytesfilter, aktivt kol, 2 st	640 kr
Kolfilterhållare KKF-FF	Filter med hållare, aktivt kol	795 kr
KSK 6300	Side-by-side kit, för montering av KWT 6312 UGS + KWT 6322 UG	1 550 kr

Tillbehör inbyggnadsugnar

Benämning		Rekommenderat cirkapris
HBB 71	Bakplåt, PerfectClean-yta, antracitgrå, för 76 liters inbyggnadsugn	960 kr
HUBB 71	Långpanna, PerfectClean-yta, antracitgrå, för 76 liters inbyggnadsugn	1 180 kr
HBBL 71	Hålad bakplåt, PerfectClean-yta, antracitgrå, för 76 liters inbyggnadsugn	1 070 kr
HGBB 71	Grillplåt, PerfectClean-yta, antracitgrå, för 76 liters inbyggnadsugn	1 180 kr
HBBR 71	Ugnsgaller, PerfectClean-yta, för 76 liters inbyggnadsugn	920 kr
HBBR 72	Ugnsgaller, PyroFit-yta, för 76 liters inbyggnadsugn	1 180 kr
HFC 70	FlexiClip, för 76 liters inbyggnadsugn	1 675 kr
HFC 71	FlexiClip, för 76 liters inbyggnadsugn, PerfectClean-yta	2 260 kr
HFC 72	FlexiClip, PyroFit-yta, för 76 liters inbyggnadsugn	2 540 kr
HFC 92	FlexiClip, för 90 liters inbyggnadsugn	2 760 kr
HBF 27-1	Rund bakform, PerfectClean-yta, antracitgrå	745 kr
HBFL 27-1	Rund bakform med Miele-emblem, PerfectClean-yta, antracitgrå	840 kr
HBFP 27-1	Perforerad rund bakform, PerfectClean-yta, antracitgrå	745 kr
HBD 60-22	Lock till HUB 5000-M, för 76 liters inbyggnadsugn	1 285 kr
HBD 60-35	Lock till HUB 5001-XL, för 76 liters inbyggnadsugn	1 350 kr
HUB 5001-M	Ugnspanna, storlek medium, för 76 liters inbyggnadsugn och induktionshällar	2 580 kr
HUB 5001-XL	Ugnspanna, storlek stor, för 76 liters inbyggnadsugn och induktionshällar	3 880 kr
HBS 70	Baksten	2 860 kr
HGS 100	Långpanna i glas	632 kr
HKL 60	List, 60 cm bred, rostfri/CleanSteel/svart/grafitgrå	460 kr

Tillbehör ång- och kombiångugnar

Benämning		Rekommenderat cirkapris
DGD	Lock till DGG 2 och DGG 7	500 kr
DGD ½	Rostfritt lock med grepp för DGG 3	465 kr
DGG 2	Ohålat tillagningskärl, 2,5 liter, rostfri	300 kr
DGG 3	Ohålat tillagningskärl, 4,0 liter, rostfri	360 kr
DGG 7	Ohålat tillagningskärl, 4,0 liter, rostfri	410 kr
DGG 9	Ohålat tillagningskärl för DG6000 samt DG6010	515 kr
DGG 16	Ohålat tillagningskärl för DG6000 samt DG6010	215 kr
DGG 20	Ohålat tillagningskärl, för kombiångugn, DGC 66xx, DGC 68xx, DGC 68xx XL och DGC 66xx XXL, rostfri, 1,8 liter	360 kr
DGGL 1	Hålat tillagningskärl, 1,5 liter, rostfri	330 kr
DGGL 4	Hålat tillagningskärl, 4,0 liter, rostfri	665 kr
DGGL 5	Hålat tillagningskärl, 2,5 liter, rostfri	500 kr
DGGL 8	Hålat tillagningskärl, 2,0 liter, rostfri	460 kr
DGGL 12	Hålat tillagningskärl, för DGC 66XX, DGC 68XX, L 44,8 cm, B 38,6 cm, D 4 cm, 5,4 liter	500 kr
DGGL 20	Hålat tillagningskärl, för kombiångugn DGC 66xx, DGC 68xx, DGC 68xx XL och DGC 66xx XXL 1,8 liter	565 kr
DSB 56	Droppskyddsbricka i rostfritt stål, för DGC 68xx XL, DGC 66xx XXL och CVA 6805, 55 cm bred x 57 cm djup	920 kr
HGS 100	Långpanna i glas	635 kr

Tillbehör vakuumpörpackare

Benämning		Rekommenderat cirkapris
VB 1828	Vakuumpörpackningspåsar, 50 st, 180x280 mm	445 kr
VB 2435	Vakuumpörpackningspåsar, 50 st, 240 x 350 mm	510 kr

Tillbehör ång- och kombiångugnar - Handtag

Benämning		Rekommenderat cirkapris
DS 7000	Handtag pureline rostfritt stål	1 460 kr
DS 7000	Handtag pureline rostfritt stål, 3-pack	2 220 kr
DS 7000	Handtag Vitroline Brillantvitt	2 860 kr
DS 7000	Handtag Vitroline Grafitgrått	2 860 kr
DS 7000	Handtag Vitroline Obsidiansvart	2 860 kr

Tillbehör ångugn med mikro

Benämning		Rekommenderat cirkapris
DGClean	För DG, DGC, DGM, 250 ml	260 kr
DGD 50 Lid	Lock till (DGG 50 40, DGG 50 80, DGG 50 120), 375 mm brett, 197 mm djupt	360 kr
DGG 100/40	Ohålat tillagningskärl för DG7000 samt DGM 6000/7000	390 kr
DGG 50/120	Ohålat tillagningskärl för DG 7000 samt DGM 6000/7000	545 kr
DGG 50/40	Ohålat tillagningskärl för DG 7000 samt DGM 6000/7000	300 kr
DGG 50/80	Ohålat tillagningskärl för DG 7000 samt DGM 6000/7000	360 kr
DGGL 100/40	Hålat tillagningskärl för DG 7000 samt DGM 6000/7000	575 kr
DGGL 50/40	Hålat tillagningskärl för DG 7000 samt DGM 6000/7000	410 kr
DMGS	Glaskärl för DG 7000 samt DGM 6000/7000	725 kr

Tillbehör mikrovågsugnar

Benämning		Rekommenderat cirkapris
AB 36-1 OS	Utjämningslist, 9 mm hög, Obsidiansvart	1 285 kr
AB 38-2 OS	Utjämningslist, 12 mm hög, Obsidiansvart	1 285 kr
AB 42-1 BW	Utjämningslist, 57 mm hög, Brillantvit	1 720 kr
AB 42-1 OS	Utjämningslist, 57 mm hög, Obsidiansvart	1 720 kr
AB 45-1 OS	Utjämningslist, 77 mm hög, Obsidiansvart	1 720 kr

Tillbehör kaffemaskiner

Benämning		Rekommenderat cirkapris
	AutoCleener 4 pack	855 kr
GPDC001C	Avkalkningspatron för CM 7500, räcker ca 1 år	815 kr
CJ Jug	Kaffekanna, 1 liter	1 245 kr
GP DC CX 0061 T	Avkalkningstabletter	225 kr
GP CL MCX 0101 P	Mjölkleddningsrengöring	410 kr
GP CL CX 0102 T	Avfettning bryggenhet	210 kr
Black Edition No.1	Kaffe, 4 x 250 g hela kaffebönor, rostade i Tyskland	335 kr
Black Edition	Café Crema, Black Edition 250 g	335 kr
Black Edition	Espresso, Black Edition 250 g	335 kr
Black Edition	Decaf, Black Edition 250 g	335 kr
CVVK	Förbindelsekabel mellan kaffemaskin och mat- och porslinsvärmare	595 kr
MB-CVA 7000	Mjölkbekållare till CVA 7000	1 395 kr
MB-CVA 6000	Mjölkbekållare CVA 6000	1 395 kr
MB-CM-G	Mjölkbekållare i glas. Passar alla fristående kaffemaskiner	740 kr

Tillbehör Combi Set/SmartLine/hällar

Benämning		Rekommenderat cirkapris
CSWP 1450	Wokpanna för induktionswok	4 990 kr
CSZL 7000	Bärlist för SmartLine	725 kr
GGRP	Gourmet-grillplatta för alla hällar med PowerFlex zon	2 790 kr
HSU	Vitt hållskydd, passar till induktion- och HiLighthällar. För montering på upp till 90 cm breda hällar	680 kr
	Justerbar mellan 695 – 1115 mm	
KMTY	Tepan Yaki. Passar alla hällar med Power Flex eller Full Surface, Bredd 41,0 cm, Djup 24,2 cm och Höjd 2,3 cm	3 975 kr

Tillbehör fläktar

Benämning		Rekommenderat cirkapris
ABLG 202	Extern motor, montering på vind	9 690 kr
AWG 102	Extern motor, montering på vägg	10 390 kr
DDG 102	Extern motor, montering på tak	13 990 kr
DKF 11-1	Kolfilter till DA 7198 W	1 165 kr
DKF 11-R	Reaktiverbart kolfilter till DA 7198 W	2 760 kr
DKF 12-1	Kolfilter, PUR 68, PUR 98, DA 399-7, DA 6698, DA 4208 D, DA 4288 W, DA 4298 W	1 070 kr
DKF 12-R	Reaktiverbart kolfilter, PUR 68, PUR 98, DA 399-7, DA 6698, DA 4208 D, DA 4208 VD, DA 4288 W, DA 4298 W	2 760 kr
DKF 15-1	Kolfilter, DA 2558, DA 2578	1 460 kr
DKF 18-1	Kolfilter, DA 1260	1 135 kr
DKF 19-1	Kolfilter, DA 2668, DA 2698	1 350 kr
DKF 20-1	Kolfilter, DA 2808	1 935 kr
DKF 21-1	Kolfilter, DA 6708 D	3 895 kr
DKF 21-R	Reaktiverbart kolfilter, DA 6708 D	5 390 kr
DKF 25-1	Kolfilter, DA 6066 W, DA 6086 W, DA 6096 W, DA 6488 W, DA 6498 W, DA 6798 W	1 390 kr
DKF 25-R	Reaktiverbart kolfilter, DA 6066 W, DA 6086 W, DA 6096 W, DA 6488 W, DA 6498 W, DA 6798 W	2 760 kr
DKF 26-R	Reaktiverbart kolfilter upp till 3 år, DA 410-6, DA 416-7, DA 420-6, DA 420 V-6, DA 429-6, DA 489-4, DA 5106 D,	4 195 kr
	DA 6197 W, DA 6690 D, DA 6690 W	
DKF 27-R	Reaktiverbart kolfilter upp till 3 år, DA 7078 D AURA 3.0 White Loom	4 095 kr
DKF 28-R	Reaktiverbart kolfilter upp till 3 år, DA 7378 D Aura 4.0 Ambiente	2 900 kr
DAEF 28	Reaktiverbart avfuktningfilter upp till 3 år, DA 7378 D Aura 4.0 Ambiente	2 150 kr
DKF 29	Kolfilter, DA 9091 W, DA 9288 W	1 070 kr
DKF 29-R	Reaktiverbart kolfilter upp till 3 år, Kolfilter, DA 9091 W, DA 9288 W	2 960 kr
DKF 30-P	Active AirClean, DAD 4840, DAD 4940	1 615 kr
DKF 30-R	Longlife AirClean, DAD 4840, DAD 4940	4 315 kr
DFK 31-P	Kolfilter, DAS 2620, DAS 2920, DAS 4620, DAS 4920, DAS 4630, DAS 4930, DAS 4640, DAS 4940, DAS 8630, DAS 8930	1 025 kr
DFK 31-R	Reaktiverbart kolfilter, DAS 2620, DAS 2920, DAS 4620, DAS 4920, DAS 4630, DAS 4930, DAS 4640, DAS 4940,	
	DAS 8630, DAS 8930	5 525 kr
DFKS 31-p	Kolfilter, DAS 2620, DAS 2920, DAS 4620, DAS 4920, DAS 4630, DAS 4930, DAS 4640, DAS 4940, DAS 8630, DAS 8930	1 175 kr
DFKS 31-R	Reaktiverbart kolfilter, DAS 2620, DAS 2920, DAS 4620, DAS 4920, DAS 4630, DAS 4930, DAS 4640, DAS 4940,	
	DAS 8630, DAS 8930	5 895 kr
DKF 1000-R	Reaktiverbart kolfilter upp till 3 år, KMDA 7774 och CSDA 7000	2 690 kr
DUU 2900	Ombyggnadssats inkl. DKF 20-1, DA 2808	6 795 kr
DUU 1000-2	Ombyggnadssats inkl.DKF 1000-R till KMDA 7xxx och CSDA 7001	4 630 kr
DUU-AD	Gäller för montering i sockel till DUU 1000-2	850 kr
DUU 151	Ombyggnadssats, DA 2558, DA 2578, DA 2628, DA 2668, DA 2698, DAS 2xxx, DAS 4xxx, DAS 8xxx	1 350 kr
DUW 20	Ombyggnadssats,PUR 68 W, PUR 98 W, DA 399-7, DA 4288 W, DA 4298 W, DA 6698 W	920 kr
DUI 32	Ombyggnadssats, PUR 98 D	1 070 kr

Tillbehör fläktar

Benämning		Rekommenderat cirkapris
DUP 150	DAD 4840, DAD 4940	2 150 kr
DUU 600	DAD 4840, DAD 4940	2 895 kr
DASD 150	Ljuddämpare, 150 mm/diameter	1 350 kr
FS 165	Fläktslang, 165 mm/diameter, 1,3 meter	420 kr
SF RAL	Specialfärg fläkt, kontakta miele för detaljerad information	4 095 kr
SMF FRI	Specialmått för frihängande fläktar, kontakta miele för detaljerad information	3 770 kr
SMF VÄGG	Specialmått för väggmonterade fläktar, kontakta miele för detaljerad information	3 770 kr
SSF VÄGG	Snedskärning för väggmonterade fläktar, kontakta miele för detaljerad information	3 120 kr
STL-DA5	Förlängningskabel för extern motor, 5 meter	1 460 kr
DADC 6000 RF/BV	Skorsten för DA 6066W, DA 6086 W, DA 6096 W, DA 6796 W och DA 6996 för montering av frånluftsdrift via tak, rostfri eller briljantvit	1 935 kr
DADC 7000	Skorsten för DA 7198 W för montering av frånluftsdrift via tak	2 795 kr
DADC 9000 RF	Skorsten för DA 9091 W	2 055 kr
HAL 5900	Utjämningslist till 90 cm ugn	1 460 kr
DFK-R 1000	Platt ventilationskanal, längd 1000 mm till KMDA 7xxx, CSDA 7001	500 kr
DFK-L	Längd justering 150 mm	520 kr
DFKS-U	Kanalpaket för cikulationsdrift	7 440 kr
DFKS-A	Kanalpaket för frånluft	5 390 kr
DFKS	Kanalpaket standard	2 040 kr
DMK 150-1	Ventilationskanal, frånluft, 150 mm diameter	3 550 kr
DFK-V	Platt ventilationskanal, bredd 122 mm, höjd 89 mm, kopplingsdel	275 kr
DFK-BH 90	Platt ventilationskanal, bredd 122 mm, höjd 89 mm, 90° horisontal böj	500 kr
DFK-BV 90	Platt ventilationskanal, bredd 122 mm, höjd 89 mm, 90° vertikal böj 170 mm	500 kr
DFK-A	Platt ventilationskanal, bredd 122 mm, höjd 89 mm, adapter, rektangulär till rund	500 kr
DFK-A 90	Platt ventilationskanal, bredd 122 mm, höjd 89 mm, adapter, rektangulär till rund 90°	500 kr
DFK-BH 45	Platt ventilationskanal, bredd 122 mm, höjd 89 mm, 45° horisontal böj	500 kr
DFK-BH 15	Platt ventilationskanal, bredd 122 mm, höjd 89 mm, 15° horisontal böj	450 kr
DFK-BVK 90	Platt ventilationskanal, bredd 122 mm, höjd 89 mm, 90° vertikal böj 150 mm	500 kr
DFK-DB 10 m	Tape, 10 meter, förseglingstape	140 kr
Ambient scent bottle	Summer Garden	220 kr

Tillbehör KMDA 7476/KMDA 7634 och CSDA 7001

Benämning	Rekommenderat cirkapris
Standardkit plattkanaler	4 190 kr
2 st DFK-R 1000	
2 st DFK BV 90	
2 st DFK BH 90	
2 st DFK V	
1 st DFK A	
1 st DFK DB	

Miele tillbehör

Tillbehör MasterCool

Benämning		Rekommenderat cirkapris
KWF 1000	Vattenfilter med aktivt kol	2 040 kr
KFP 1805 ed/cs	Frontpanel för 45 cm kyl eller frys	9 280 kr
KFP 3005 ed/cs	Frontpanel för 75 cm kyl eller frys	11 390 kr
KFP 3605 ed/cs	Frontpanel för 90 cm kyl eller frys	12 190 kr
KFP 3015 ed/cs	Frontpanel för övre kyldel, 75 cm kyl/frys-kombinationer	9 390 kr
KFP 3025 ed/cs	Frontpanel för nedre frysdel, 75 cm kyl/frys-kombinationer	6 490 kr
KFP 3615 ed/cs	Frontpanel för övre kyldel, 90 cm kyl/frys-kombinationer	9 390 kr
KFP 3625 ed/cs	Frontpanel för nedre frysdel, 90 cm kyl/frys-kombinationer	6 490 kr
KFP 3635 ed/cs	Frontpanel för vänster kyldel, 90 cm FrenchDoor kyl/frys-kombinationer	7 190 kr
KFP 2455 ed/cs	Frontpanel för 90 cm vinkyl	14 290 kr
KSK 2001	Side-by-side kit	10 490 kr
KHK 2000 rh	Täcklist höger	700 kr
KHK 2010 lh	Täcklist vänster	700 kr
KFP 2445 ed/cs	Frontpanel för 60 cm frys med isdispenser	11 890 kr
KTK 1820 sw	Täcklist för MasterCool, 45 cm bred, svart	595 kr
KTK 2420 sw	Täcklist för MasterCool, 60 cm bred, svart	780 kr
KTK 3020 sw	Täcklist för MasterCool, 75 cm bred, svart	1 025 kr
KTK 3620 sw	Täcklist för MasterCool, 90 cm bred, svart	1 080 kr

Tillbehör dammsugare - Triflex

Benämning		Rekommenderat cirkapris
HX LA	Separat laddningsbart Lithium-ion batteri, passar till Triflex HX1	1 820 kr
HX LS	Laddningsstation till HX LA Li-Ion, passar till Triflex HX1	1 210 kr
HX SEB	Kompaktborste (16 cm) med borstvals för extra bra upptagning, passar till Triflex HX1	1 210 kr
HX FSF	Findammfilter - passar till Triflex HX1	535 kr
SEB 430	Triflex GrGr. Passar till Triflex HX1, Graphite grey	2 335 kr
SEB 430	Triflex KaGr. Passar till Triflex HX1, Cashmere grey	2 335 kr
SEB 430	Triflex LoWe. Passar till Triflex HX1, Lotus white	2 335 kr
SEB 430	Triflex RuRo. Passar till Triflex HX1, Ruby red	2 335 kr
SEB 435	Triflex InfGr. Passar till Triflex HX1, Infinity grey, med belysning	2 940 kr
SEB 435	Triflex ObSw. Passar till Triflex HX1, Obsidian black, med belysning	2 940 kr
SEB 435	Triflex RuRo. Passar till Triflex HX1, Ruby red, med belysning	2 940 kr

Tillbehör dammsugare

Benämning		Rekommenderat cirkapris
Filter		
SF-AA 30	Active AirClean-filter, kolfilter som inte bara filtrerar luften utan även minskar lukten	
	Lämpligt för djurägare och hushåll med rökare,	
	S300/S500/S700/S2000/Complete C1/Classic C1	265 kr
SF-AA 50	Active AirClean-filter, kolfilter som inte bara filtrerar luften utan även minskar lukten	
	Lämpligt för djurägare och hushåll med rökare.	
	S4000/S5000/S6000/S8000/Complete C2/Compact C1/Compact C2/Complete C3	265 kr
SF-HA 30	Ett HEPA 13 klassad filter som filtrerar allergener & fint damm. Släpper ut ren luft. Utmärkt för	
	allergiker & hushåll med småbarn. Partikelutsläppsklass A.	525 kr
SF-HA 50	HEPA AirClean-filter, filtrerar allergener & fint damm. Släpper ut ren luft	
	Utmärkt för allergiker och hushåll med småbarn,	
	S4000/S5000/S6000/S8000/Complete C2/Compact C1/Compact C2/Complete C3	500 kr
SF-AP 50	AirCleanPlus-filter SF-AP 50, Filtrerar allergener & fint damm. Släpper ut ren luft. Utmärkt för	
	allergiker & hushåll med småbarn. Partikelupptagningsklass A.	
	S4000/S5000/S6000/S8000 samt Compact C1/Compact C2/Complete C2/Complete C3	350 kr
SF-SA 50	Silence AirClean filter, Filtrerar allergener & fint damm. Släpper ut ren luft. Utmärkt för allergiker & hushåll	325 kr
	med småbarn. Avsett för Silence maskiner. Partikelupptagningsklass A.	
	Compact C1/Compact C2/Complete C2/Complete C3	
Dampmpåsar/Boxar		
HyClean F/J/M 3D	AirClean- och motorfilter, S 248i/S 291/S 300/S 500/S 700/S 4000/S 6000	
	Complete C1/Compact C1 och C2	195 kr
HyClean G/N 3D	AirClean- och motorfilter, S 2000/S 5000/S 8000/Classic C1/Complete C2 och C3	195 kr
HyClean XXL-pack G/N	AirClean- och motorfilter, S 2000/S 5000/S 8000/ Classic C1/Complete C2 och C3	
	4 förpackningar à 4 påsar	655 kr
HyClean XXL-pack FJM	AirClean- och motorfilter, S 248i/S 291/S 300/S 500/S 700/S 4000/S 6000	
	Complete C1/Compact C1 och C2, 4 förpackningar à 4 påsar	665 kr
Komfortbox GN 3D	Air Clean- och motorfilter, S 2000/S 5000/S 8000/Classic C1/Complete C2 och C3	
	4 förpackningar à 4 påsar + serviceavtal 5 år	940 kr
Komfortbox FJM 3D	AirClean- och motorfilter, S 248i/S 291/S3 00/S 500/S 700/S 4000/S 6000/	
	Complete C1/Compact C1 och C2, 4 förpackningar à 4 påsar + serviceavtal 5 år	940 kr
Munstycken/tillbehör		
STB 101 Turbo mini	Handturboborste STB 101 Turbo mini. Passar alla Miele's dammsugare	645 kr
SBB TWISTER	Parkettmunstycke SBB Twister. Munstycke med naturhårsborst	675 kr
SBB TWISTER XL	Parkettmunstycke SBB Twister XL. Munstycke med naturhårsborst	805 kr
SGC 20	Comfort-handtag med spotlight. Passar alla Miele's dammsugare	660 kr
SBDH 285-3	AllergoTeq-munstycke SBDH 285-3, S 300/S 2000/S 4000/S 5000/S 6000/	
	Classic C1/Complete C2/Compact C1/ Compact C2	1 330 kr
SBD 365-3	Golvmunstycke AllTeQ Eco. Passar alla Miele's dammsugare under 1000 W, tillverkad av 100% återvunnet material	880 kr
SFS 10	Flexibel slang SFS 10. Passar alla Miele's dammsugare utom S 290	580 kr
SHB 30	Elementborste SHB 30. Passar alla Miele's dammsugare	145 kr
SMD 10	Madrassmunstycke SMD 10. Passar alla Miele's dammsugare	175 kr
SSP 10	Sugpensel SSP 10. Passar alla Miele's dammsugare	185 kr
SUB 10	Universalborste SUB 10 natur. Passar alla Miele's dammsugare	185 kr
SUB 20	Blandborst (50% naturhår, 50% syntet). Passar alla Miele's dammsugare	370 kr
SFD 20	Flexibelt extra långt fogmunstycke SFD 20. 560 mm. Passar alla Miele's dammsugare	195 kr
STB 20	Turboborste Mini STB 20. Passar alla Miele's dammsugare	570 kr
SPD 20	Möbeldmunstycke. Passar alla Miele's dammsugare, tillverkad av 100% återvunnet material	235 kr
SFD 10	Spaltmunstycke. Passar alla Miele's dammsugare, tillverkad av 100% återvunnet material, 30 cm	115 kr
SSP 10	Dammborste. Passar alla Miele's dammsugare, tillverkad av 100% återvunnet material	185 kr
SUB 20	Universalborste. Passar alla Miele's dammsugare, tillverkad av 100% återvunnet material	370 kr

Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



Miele Experience Center

I Miele's exklusiva showroom hittar du ett representativt urval av våra produkter, från kaffemaskiner, mangel och tvättmaskiner till ugnar och exklusiva kylskåp. Här kan du skapa dig en känsla för såväl detaljer som helhet, finna inspiration och få svar på dina frågor av någon av våra kunniga rådgivare.

Välkommen till Miele Experience Center i Stockholm och Solna.



Miele Club

Anmäl dig till Miele Club och registrera dina produkter så kan du ta del av exklusiva erbjudanden bara för medlemmar.

Miele Club finns till för dig som är nyfiken på Miele's produkter eller som äger en eller flera Miele-produkter. Som klubb-medlem får du ta del av exklusiva erbjudanden, VIP-inbjudningar, matlagningsglädje och mycket mer – helt kostnadsfritt.



@miele_se



mielesverige



Miele AB &
Miele Professional SE



youtube.com/c/mielesverige